

Ας μείνουμε σε επαφή



Σχεδιασμός με CAD

Υποστηρίζουμε τον σχεδιασμό της κουζίνας σας σε συστήματα CAD με αρχεία συσκευών .dwg σε 3D για όλα τα τρέχοντα μοντέλα. Μπείτε στη διεύθυνση home.liebherr.gr, βρείτε το μοντέλο που σας ενδιαφέρει και μεταβείτε στην ενότητα «Downloads» (Λήψεις).



Εφαρμογή SmartDevice: Ο έξυπνος συνεργάτης σας για την Liebherr συσκευή σας. Χειριστείτε τις συσκευές σας άνετα μέσω της εφαρμογής, λάβετε σημαντικά μηνύματα για την κατάσταση της συσκευής σας και επωφεληθείτε από τις πολλές υπηρεσίες γύρω από το ψυγείο σας.



Ο κατάλογός μας

Ζητήστε από τον αντιπρόσωπο της Liebherr τους καταλόγους και τις ειδικές προσφορές μας. Όλοι οι κατάλογοι είναι επίσης διαθέσιμοι για λήψη στο home.liebherr.gr.

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών, σφαλμάτων και αποκλίσεων της εικόνας και του κειμένου.
Διαφορές στα χρώματα λόγω εκτύπωσης.
Τα προϊόντα και οι λεπτομέρειές τους παρουσιάζονται για διαφημιστικούς σκοπούς.
Για τις τελευταίες ενημερώσεις, μπείτε στο home.liebherr.com.
Printed in Croatia by STEGA TISAK 06.2026 / GR



home.liebherr.gr



Προϊοντικός κατάλογος 2026

home.liebherr.gr

LIEBHERR

Ψύξη και κατάψυξη





ICBa 5123 ♦ Serija Plus

Το πρώτο εντοιχιζόμενο συνδυασμένο ψυγείο/καταψύκτης στην κατηγορία ενεργειακής απόδοσης A.

↑
178
↓

Bio
Fresh

Smart
Frost

Soft
System

Smart
Device
Ready



10 ✓ χρόνια εγγύηση
κατασκευαστή

Περιεχόμενο

Τα νέα προϊόντα μας για το 2026	4	Πλήρως εντοιχιζόμενες συσκευές	22
Κάποιοι καλοί λόγοι για να επιλέξετε την Liebherr	6	Η ιδέα Side-by-Side	24
Τεχνολογίες διατήρησης φρεσκάδας	12	Τυπολογία –	
Διεπαφή χρήστη	14	Πλήρως εντοιχιζόμενες συσκευές	26
Σύντομη περιγραφή των χαρακτηριστικών	16	Επισκόπηση της γκάμας προϊόντων	28
Σειρές	18	Ψυγειοκαταψύκτες	30
		Ψυγεία	60
		Καταψύκτες	118
		Πλήρως εντοιχιζόμενες συσκευές κάτω πάγκου	138



Η αξιοπιστία και η ανθεκτικότητα δεν είναι απλά λέξεις για εμάς. Γι' αυτό, προσφέρουμε τώρα σε εσάς και τους πελάτες σας, δωρεάν, 10ετή εγγύηση σε ελεύθερους ψυγιοκαταψύκτες με κατηγορία ενεργειακής απόδοσης A, B, C και σε πλήρως εντοιχιζόμενες συσκευές με κατηγορία ενεργειακής απόδοσης A και B, για αγορές έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026

Οι συσκευές με 10ετή εγγύηση κατασκευαστή επισημαίνονται με το σύμβολο που βρίσκεται αριστερά – περισσότερες πληροφορίες, δήλωση και όροι εγγύησης στη διεύθυνση home.liebherr.com/guarantee

Ελεύθερες συσκευές

Σχεδιασμός	174
Άνεση και ευελιξία	180
Τυπολογία – ελεύθερες συσκευές	182
Επισκόπηση της γκάμας προϊόντων	184
Ψυγιοκαταψύκτες French door	188
Συνδυασμοί Side-by-Side	202
Ψυγιοκαταψύκτες	216
Ψυγεία	246
Καταψύκτες	262
Καταψύκτες μπαούλα	274
Συσκευές κάτω πάγκου	280

Συσκευές συντήρησης κρασιών

Επισκόπηση της γκάμας προϊόντων	296
Πλήρως εντοιχιζόμενα ψυγεία κρασιών	300
Πλήρως εντοιχιζόμενα ψυγεία κρασιών κάτω πάγκου	312
Ελεύθερα ψυγεία κρασιών	328
Συσκευές μικρών διαστάσεων	348

Αξεσουάρ

352

Τα νέα προϊόντα μας για το 2026

↑
82-88
↓

← 60 →

Vario
Cool
Drawers

↑
86-92
↓

← 60 →

Συσκευές κάτω πάγκου, εύκολα προσβάσιμες για ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία στην οργάνωση: καταψύκτης με πλήρως επεκτάσιμα συρτάρια, ψυγείο με συρτάρια VarioCool.

↑
187
↓

← 60 →



BluRoX

FNXa 522i με BluRoX: ο πρώτος ελεύθερος καταψύκτης στον κόσμο σχεδιασμένος για κυκλική οικονομία.

↑
202
↓

← 60 →

Ultra
Efficient
A -20%


*

Ελεύθερος ψυγείοκαταψύκτης που θέτει νέα πρότυπα: 20 % καλύτερη απόδοση από την κατηγορία A*.

*Σε σύγκριση με την οριακή τιμή της υψηλότερης κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης A βάσει κανονισμού (ΕΕ) 2019/ 2016 (από τον Ιούλιο 2023).



Πλήρως εντοιχιζόμενα ψυγεία εξωτερικού χώρου κάτω πάγκου.




Ολοκαίνουριες συσκευές στην γκάμα μας: ψυγεία ποτών κάτω πάγκου.

Κάποιοι καλοί λόγοι για να επιλέξετε την Liebherr

Οι πρωτοποριακές καινοτομίες, ο βραβευμένος σχεδιασμός και η βιώσιμη απόδοση έχουν έναν στόχο στη Liebherr: να μετατρέπουν τη φρεσκάδα των τροφίμων σε καθημερινή απόλαυση. Για χρόνια, οι συσκευές υψηλής ποιότητας και η άριστη εξυπηρέτηση εξασφαλίζουν την ικανοποίηση των πελατών μας σε όλο τον κόσμο. Δείξτε στους πελάτες σας πόσο μοναδικό είναι το DNA της Liebherr. Πώς είναι να βασίζεστε στην ποιότητα, την αντοχή και την αποδοτικότητα των συσκευών μας. Μερικοί από τους λόγους που είμαστε οι ειδικοί στην ψύξη και την κατάψυξη.

Γερμανική τεχνολογία και πάθος από το 1954

Εδώ και πάνω από 70 χρόνια, κατασκευάζουμε ψυγεία και καταψύκτες υψηλής ποιότητας και τα διανέμουμε παγκοσμίως. Κατά βάση, όμως, παραμένουμε μια οικογενειακή επιχείρηση, ριζωμένη στη Γερμανία. Εδώ, αναπτύσσουμε τα προϊόντα μας όπως πάντα – καθοδηγούμενοι από τη γερμανική τεχνολογία, από μια μακροχρόνια σχέση με τον ιδρυτή μας και με την επίγνωση πως η εξειδικευμένη τεχνογνωσία συσσωρεύτηκε εδώ από γενιά σε γενιά.



Κανένας συμβιβασμός στην ποιότητα, ακόμα και στην πιο μικρή βίδα

Σχεδιασμένες στη Γερμανία, δοκιμασμένες σχολαστικά και με εγγύηση χρόνων: η υψηλή ποιότητα και η ανθεκτικότητα των συσκευών μας ανιχνεύεται και στην πιο μικρή βίδα.

Γι' αυτό, προσφέρουμε την 10ετή εγγύηση κατασκευαστή σε

επιλεγμένες συσκευές και παρέχουμε ανταλλακτικά για όλα τα μοντέλα που κατασκευάζονται από την 1η Ιανουαρίου 2021 – για έως και 15 χρόνια. Η γερμανική τεχνολογία, τα επιλεγμένα υλικά και η μακροπρόθεσμη υποστήριξη διασφαλίζουν την ικανοποίηση των πελατών μας παγκοσμίως.



Η έδρα της Liebherr-Hausgeräte
στο Ochsenhausen / Γερμανία

Κάποιοι καλοί λόγοι για να επιλέξετε την Liebherr



Βιωσιμότητα κατά τον σχεδιασμό


Η βιωσιμότητα είναι μια συνεχής διαδικασία βελτίωσης και μάθησης. Γι' αυτό, το όραμά μας ξεπερνά την αποδοτικότητα – σχεδιάζουμε με γνώμονα τη μακροζωία, την επισκευασιμότητα και την ανακυκλωσιμότητα. Όπου είναι δυνατόν, αντικαθιστούμε τα συμβατικά υλικά με πιο βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις, μειώνουμε την πολυπλοκότητα και επιτρέπουμε την αποσυναρμολόγηση και την επαναχρησιμοποίηση. Με καινοτομίες όπως το BluRoX, την κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μόνωση κενού που χρησιμοποιεί ηφαιστειακό πέτρωμα, κάνουμε απτά βήματα προς έναν πλήρως κυκλικό κύκλο ζωής προϊόντος.



Απόδοση που κάνει τη διαφορά

Η εξαιρετική ενεργειακή απόδοση αποτελούσε ανέκαθεν βασικό μέρος της φιλοσοφίας των προϊόντων μας. Οι συσκευές Liebherr είναι από τις πιο αποδοτικές στην αγορά – χάρη στη συνεχή καινοτομία, τα έξυπνα ηλεκτρονικά συστήματα και τα εξαρτήματα υψηλής ακρίβειας. Και επειδή λειτουργούν 24/7, κάθε βελτιστοποίηση κάνει τη διαφορά: εξοικονομώντας πόρους και μειώνοντας το κόστος μακροπρόθεσμα.

* Σε σύγκριση με την οριακή τιμή υψηλότερης κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης A, κανονισμός (ΕΕ) 2019/2016 (06/2023).




Πάντα καλά δικτυωμένες

Οι πελάτες σας επωφελούνται από όλες τις επιλογές της εφαρμογής SmartDevice και την ενσωμάτωση των συσκευών Liebherr σε ένα υπάρχον περιβάλλον έξυπνου σπιτιού. Το SmartDeviceBox είναι ο βασικός εξοπλισμός των περισσότερων Liebherr συσκευών ή μπορεί να τοποθετηθεί εκ των υστέρων. Αυτό σημαίνει ότι οι σημαντικές ειδοποιήσεις της κατάστασης και του συναγερμού της συσκευής αποστέλλονται απευθείας στο τηλέφωνό σας και οι συσκευές μπορούν να ελέγχονται εξ αποστάσεως. Η εφαρμογή υποστηρίζεται από πολλές λειτουργίες και υπηρεσίες.



Φως με φως διαφέρει

Στη Liebherr, η φωτεινότητα, η λειτουργικότητα και το ντιζάνι συγχωνεύονται για να δημιουργήσουν μοναδικές ιδέες φωτισμού. Δεν εξασφαλίζουν μόνο ομοιόμορφο φωτισμό και καλύτερη ορατότητα, αλλά παρέχουν επίσης αισθητικά χαρακτηριστικά και αποκαλύπτουν προσεγμένες λεπτομέρειες, όταν χρησιμεύουν και ως βάση για γυάλινα ράφια. Με φως και ντιζάνι, η Liebherr επιδεικνύει για άλλη μια φορά την ικανότητά της στην οπτική και τεχνική φινέτσα. Είναι σχεδόν κρίμα να κρύβεται πίσω από την πόρτα του ψυγείου.





Κάποιοι καλοί λόγοι για να επιλέξετε την Liebherr

Πρωτοποριακές τεχνολογίες φρεσκάδας

Η Liebherr ήταν πάντα πρωτοπόρος όσον αφορά τη φρεσκάδα των τροφίμων. Τεχνολογίες όπως το EasyFresh, το BioFresh και το BioFresh Professional με HydroBreeze διατηρούν τα τρόφιμα πιο φρέσκα για πολύ περισσότερο, καθώς εξασφαλίζουν βέλτιστες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας. Για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, λιγότερη σπατάλη τροφίμων και, τελευταίο αλλά εξίσου ασήμαντο, λιγότερο συχνά ψώνια.



Άνεση που πηγάζει από τη ζωή

Όσον αφορά την ευκολία χειρισμού, οι συσκευές Liebherr δεν αφήνουν ανεκπλήρωτη καμία επιθυμία. Και καμία πόρτα ανοιχτή. Οι μηχανικοί μας που δουλεύουν πάνω στην ευχρηστία των συσκευών, εξόπλισαν τις συσκευές με τις χρήσιμες λειτουργίες που και οι ίδιοι ψάχνουν σε μία συσκευή και που κάνουν τη ζωή αισθητά ευκολότερη. Όπως ευέλικτα συστήματα αποθήκευσης, άνετες τηλεσκοπικές ράγες και εύχρηστα στοιχεία ελέγχου.

Ανανέωση χωρίς τέλος

Είτε πρόκειται για την κρυστάλλινη πηγή νερού InfinitySpring, την αυτόματη παγομηχανή IceMaker ή για παγάκια σε χρόνο μηδέν με το EasyTwist-Ice – τα χαρακτηριστικά νερού και πάγου της Liebherr εξασφαλίζουν τέλεια την τέλεια δροσιά απευθείας από το ψυγείο ή την κατάψυξη, με ή χωρίς μόνιμη σύνδεση νερού. Αυτή είναι μια βιώσιμη, άνετη και απλά απολαυστική λύση.





Η πορεία μας προς το μέλλον

Η Liebherr Appliances έχει θεσπίσει μια ολοκληρωμένη στρατηγική Εταιρικής Ευθύνης (CR) που διαμορφώνει τον τρόπο που εργαζόμαστε – από τις δίκαιες συνθήκες εργασίας και τη χρήση πόρων έως τον βιώσιμο σχεδιασμό προϊόντων. Καινοτομίες όπως η μόνωση BluRoX, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στις εγκαταστάσεις μας, και η 15ετής διαθεσιμότητα ανταλλακτικών αποτελούν μέρος της δέσμευσής μας να δημιουργούμε διαρκή αντίκτυπο για τους ανθρώπους, το περιβάλλον και τις μελλοντικές γενιές.

Για αυτήν τη δέσμευση, έχουμε λάβει το Αργυρό Μετάλλιο EcoVadis – μια παγκοσμίως αναγνωρισμένη αξιολόγηση εταιρικής ευθύνης.

Άνθρωποι και βιώσιμη επιχειρηματικότητα

Εκτιμούμε την ισότητα και παρέχουμε ασφαλείς, δίκαιες και μακροπρόθεσμες θέσεις εργασίας. Ως οικογενειακή επιχείρηση, αναλαμβάνουμε την ευθύνη με γνώμονα το μέλλον – όχι μόνο το επόμενο τρίμηνο.

Ανακύκλωση

Σχεδιάζουμε με γνώμονα την ανακυκλωσιμότητα, χρησιμοποιώντας βιώσιμα, απλουστευμένα υλικά και περισσότερο ανακυκλωμένο περιεχόμενο. Όλο και περισσότερο, οι συσκευές μας κατασκευάζονται για αποσυρμαρμολόγηση, επιτρέποντας την ανάκτηση πόρων και υποστηρίζοντας το ταξίδι μας προς μια κυκλική οικονομία.



Υλικά

Εστιάζουμε σε ανθεκτικά, ασφαλή και λιγότερο επιβλαβή υλικά – συμπεριλαμβανομένης της αυξημένης χρήσης ανακυκλωμένου χάλυβα, πλαστικών και βιολογικών αφρών – καθιστώντας την ανακύκλωση ευκολότερη.

Χρήση

Οι συσκευές λειτουργούν 24/7, επομένως η ενεργειακή απόδοση και η ανθεκτικότητα έχουν σημασία. Πολλά από τα μοντέλα μας συγκαταλέγονται στα πιο αποδοτικά που υπάρχουν, με άμεσα διαθέσιμα ανταλλακτικά. Χαρακτηριστικά, όπως το BioFresh, διατηρούν τα τρόφιμα φρέσκα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και βοηθούν στη μείωση των απορριμμάτων.

Παραγωγή

Βελτιώνουμε συνεχώς την αποδοτικότητα και την περιβαλλοντική απόδοση των μονάδων παραγωγής μας – αυξάνοντας τη χρήση πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας, μειώνοντας τις εκπομπές, παρακολουθώντας τη χρήση νερού και αποφεύγοντας επιβλαβείς ουσίες όπου είναι δυνατόν.



Μάθετε περισσότερα σχετικά με την Εταιρική Ευθύνη μας

στη διεύθυνση home.liebherr.com/sustainability

Νοστιμιά μεγάλης διάρκειας.

Στις αγορές σας δεν κάνετε συμβιβασμούς. Προσέχετε για φυσικά προϊόντα, άριστη ποιότητα και απόλυτη φρεσκάδα. Είναι ολοφάνερο: Όποιος ενδιαφέρεται έτσι για καλά τρόφιμα, θέλει επίσης αυτά να διατηρούνται και αρκετά. Ακριβώς γι' αυτό αναπτύξαμε καινοτόμες τεχνολογίες διατήρησης της φρεσκάδας και τις βελτιώνουμε συνεχώς. Έτσι ώστε τα τρόφιμά σας να έχουν απaráμιλλη γεύση ακόμη και μετά από μερικές μέρες στο ψυγείο.



DuoCooling. Χωρίς ξήρανση.

Η βασική τεχνολογία σε όλα τα ψυγεία και τους καταψύκτες μας. Δύο τελείως χωριστά κυκλώματα ψύξης φροντίζουν, ώστε να μην γίνεται καμία ανταλλαγή αέρα ανάμεσα στο ψυγείο και την κατάψυξη. Τα τρόφιμα ούτε ξηραίνονται ούτε μεταφέρουν οσμές.





EasyFresh. Ιδανικό για φρούτα και λαχανικά.

Σε αυτό το συρτάρι, τα φρούτα και τα λαχανικά, χωρίς συσκευασία, αποθηκεύονται σε ιδανικές συνθήκες. Χάρη στο αεροστεγές κλείσιμο, τα τρόφιμα αυξάνουν την υγρασία μέσα στο συρτάρι και για παράδειγμα μαρούλι θα παραμείνει τραγανό έως και 7 ημέρες.



BioFresh. Η λειτουργία που τα κάνει όλα.

Με την τεχνολογία BioFresh, τα τρόφιμα αποθηκεύονται σε θερμοκρασία λίγο πάνω από τους 0 °C, αισθητά πιο ψυχρά από τον υπόλοιπο χώρο της συσκευής. Με την ιδανική υγρασία αέρα, τα φρούτα και τα λαχανικά διατηρούνται φρέσκα στην αεροστεγή φρουτολεκάνη Fruit & Vegetable για μεγαλύτερο διάστημα. Τα κρέατα, τα ψάρια και τα γαλακτοκομικά διατηρούνται καλύτερα στο συρτάρι Meat & Dairy.



BioFresh Professional με HydroBreeze.

Όπως στην επαγγελματική ψύξη.

Ένα ψυχρό νέφος που απλώνεται ως βάλαμο επάνω στα φρούτα και τα λαχανικά. Εξασφαλίζει τραγανή φρεσκότητα και βελτιώνει την υφή – μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή αίσθηση για φρούτα και λαχανικά στο συρτάρι BioFresh Professional.



BioFresh Professional με συρτάρι Fish & Seafood.

Φρεσκοαλιευμένα όπως στην αγορά.

Τα ιδιαίτερα ευαίσθητα τρόφιμα όπως ψάρια και θαλασσινά διατηρούνται καλύτερα σε θερμοκρασία γύρω στο μηδέν και με ελάχιστη υγρασία αέρα. Γι' αυτό η σταθερή θερμοκρασία των -2 °C στο συρτάρι Fish & Seafood είναι ιδανική για τη διατήρηση της φρέσκιας γεύσης.



SmartFrost. Απόψυξη σπανιότερα.

Χάρη στην τεχνολογία SmartFrost, περιορίζεται σημαντικά ο σχηματισμός πάγου στον εσωτερικό χώρο και τα κατεψυγμένα τρόφιμα. Απόψυξη χρειάζεται να γίνεται πιο σπάνια. Τα εσωτερικά τοιχώματα είναι ιδιαίτερα λεία και καθαρίζονται εύκολα.



NoFrost. Τέλος στην απόψυξη.

Με την αυτόματη απόψυξη διασφαλίζεται η φρεσκότητα διαρκείας των κατεψυγμένων τροφίμων. Δεν χρειάζεται πλέον ενδιάμεση αποθήκευση των κατεψυγμένων τροφίμων για να κάνετε μη αυτόματη απόψυξη. Η σταθερή ψύξη σε ιδανικές συνθήκες διατηρείται χωρίς διακοπές.

Ψυγεία που αφήνουν όλες τις επιλογές σας ανοιχτές και τις πόρτες κλειστές.

Δεν δημιουργούμε ψυγεία με τις περισσότερες λειτουργίες. Δημιουργούμε ψυγεία με τις σωστές λειτουργίες, για την ασφαλή αποθήκευση τροφίμων και για να δίνουμε στους πελάτες μας αυτό που πραγματικά χρειάζονται. Για να κάνουμε τη ζωή τους ευκολότερη, εφαρμόζουμε αυτά τα χαρακτηριστικά στην τεχνική τελειότητα.

Δεν μπορεί ποτέ να είστε υπερβολικά ασφαλείς.



Συναγερμός πόρτας
Ηχητικός συναγερμός όταν η πόρτα παραμένει ανοιχτή καθώς και οπτικός, με LED φωτισμό που αναβοσβήνει.



Συναγερμός θερμοκρασίας
Οπτική και ηχητική προειδοποίηση, όταν η θερμοκρασία στο χώρο της κατάψυξης φτάσει σε κρίσιμο σημείο.



Συναγερμός πτώσης παροχής ενέργειας
Οπτικός και ηχητικός συναγερμός στην περίπτωση πτώσης παροχής ρεύματος για ασφαλή αποθήκευση.



Συναγερμός δυσλειτουργίας συσκευής
Οπτική και ακουστική προειδοποίηση σε περίπτωση βλάβης της συσκευής.



Υπενθύμιση
Αυτόματη υπενθύμιση για συντήρηση και φροντίδα.



Εισαγωγή κλειδώματος
Αποτροπή όλων των αλλαγών των ρυθμίσεων ή ενεργοποίησης των λειτουργιών.



DemoMode
Για άριστη παρουσίαση της συσκευής: Οθόνη χρήστη και φωτισμός ανοιχτά, σύστημα ψύξης κλειστό.

Μια μικρή δόση πρόσθετης άνεσης.



Λειτουργία καθαρισμού
Για τέλεια οπτική κατά τη διάρκεια του καθαρισμού, τα φώτα παραμένουν αναμμένα ενώ το σύστημα ψύξης σβήνει.



PartyMode
Η λειτουργία PartyMode ενεργοποιεί λειτουργίες όπως αυτή της SuperCool και τη μέγιστη παραγωγή πάγου.



HolidayMode
Ο ανεμιστήρας, οι λειτουργίες SuperCool & SuperFrost σβήνουν και η θερμοκρασία ψύξης αυξάνεται στους 15 °C, για την εξοικονόμηση ενέργειας. Ο χώρος της κατάψυξης παραμένει σε λειτουργία.



Εξοικονόμηση ενέργειας
Ανεβάζει τη θερμοκρασία στο μέγιστο των 7 °C, για τη μείωση κατανάλωσης ενέργειας.



SabbathMode
Όλοι οι φωτισμοί και οι ήχοι σβήνουν, απενεργοποιούνται μόνοι τους μετά από 80 ώρες.



Επιλογές γλώσσας*
12 επιλογές γλώσσας.



Βασική ικανότητα ψύξης.



Οθόνη ένδειξης θερμοκρασίας
Η οθόνη δείχνει πάντα την τρέχουσα θερμοκρασία. Ενδείξεις που αναβοσβήνουν στο menu, υποδεικνύουν αλλαγές.



SuperFrost
Καλύτερη ψύξη στο χώρο της κατάψυξης για τη διατήρηση των βιταμινών.



SuperCool
Αυξάνει την απόδοση ψύξης έως ότου τα φρέσκα τρόφιμα αποκτήσουν την ίδια θερμοκρασία με τα υπόλοιπα περιεχόμενα.



VarioTemp
Χάρη στη ρυθμιζόμενη θερμοκρασία μεταξύ -2°C και $+14^{\circ}\text{C}$ ολόκληρος ο καταψύκτης μπορεί να χρησιμοποιείται ως κατάψυξη ή ως ειδικός χώρος φύλαξης.


Απλά έξυπνα με την εφαρμογή.



Λειτουργία νυκτός
Όλοι οι ήχοι είναι απενεργοποιημένοι και ο φωτισμός απαλός για ανενόχλητη ησυχία.



BottleTimer
Επιπρόσθετη γρήγορη ψύξη ενεργοποιώντας τη λειτουργία SuperFrost. Η εφαρμογή αποστέλλει μία αυτοματοποιημένη ειδοποίηση για να αφαιρέσετε τις φιάλες από το χώρο πάγου.



IceCubeTimer**
Έτοιμα παγάκια πιο γρήγορα. Μόλις τα παγάκια είναι έτοιμα λαμβάνετε μήνυμα μέσω εφαρμογής app.



AutoDoor
(μόνο σε επιλεγμένες πλήρως εντοιχιζόμενες συσκευές με AutoDoor)
Μοναδικό παγκοσμίως: Άνετο άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας μέσω φωνητικής εντολής, σήματος κτυπήματος και smartphone – ή απλά με το χέρι.

Τεχνολογίες διατήρησης φρεσκάδας

Bio Fresh Professional	Το BioFresh Professional προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία για να αποθηκεύετε τα τρόφιμα σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες.
Hydro Breeze	Ψύξη όπως για επαγγελματίες: Ψυχρή πάχνη και θερμοκρασία στο συρτάρι μόλις πάνω από τους 0 °C φροντίζουν για μεγαλύτερη διάρκεια συντήρησης και για οπτικά εντυπωσιακό εφέ.
Fish & Seafood	Το συρτάρι Fish & Seafood προσφέρεται για αποθήκευση ψαριών και θαλασσινών στη βέλτιστη θερμοκρασία των -2 °C, για συνθήκες επαγγελματικής ψύξης όπως σε ένα ιχθυοπωλείο.
Bio Fresh	Σε θερμοκρασία μόλις πάνω από 0 °C και ιδανική υγρασία, τα φρούτα, τα λαχανικά, το κρέας, τα ψάρια και τα γαλακτοκομικά προϊόντα διατηρούνται φρέσκα για πολύ περισσότερο χρόνο από ό,τι σε ένα τυπικό ψυγείο.
Bio Fresh Plus	Τα πλεονεκτήματα του BioFresh με πρόσθετη ελεγχόμενη ζώνη θερμοκρασίας -2 °C, ιδανικό για ψάρια και θαλασσινά (ελεύθερες συσκευές).
Easy Fresh	Η ρυθμιζόμενη υγρασία παρατείνει τη φρεσκάδα των φρούτων και των λαχανικών σας.
Duo Cooling	Δύο ξεχωριστά ελεγχόμενα κυκλώματα ψύξης χρησιμοποιούνται για τον ανεξάρτητο έλεγχο των διαμερισμάτων του ψυγείου και του καταψύκτη. Με αυτόν τρόπο αποτρέπεται η μεταφορά οσμών και το στέγνωμα των τροφίμων.
No Frost	Δεν σχηματίζεται πάγος.
Smart Frost	Πολύ λιγότερο συχνή απόψυξη.
Stop Frost	Λιγότερο συχνή απόψυξη και ευκολότερο άνοιγμα του καπακιού του καταψύκτη μαπούλου χάρη στην απουσία κενού αέρος.
Super Cool	Το σύστημα SuperCool ενισχύει την ισχύ ψύξης, μέχρι που τα καινούργια τρόφιμα στο ψυγείο να αποκτήσουν τη θερμοκρασία των υπολοίπων.
Super Frost	Η λειτουργία Super Frost αυξάνει βραχυπρόθεσμα την ισχύ της ψύξης. Έτσι, η θερμοκρασία διατηρείται σταθερή όταν προσθέτετε μη παγωμένα τρόφιμα.
Vario Temp Zone	Ψύξη ή κατάψυξη; Μπορείτε να επιλέξετε από τα ακόλουθα: Το VarioTemp Zone μπορεί να ρυθμιστεί σε μια ακριβή θερμοκρασία από -18 °C έως -10 °C και από -2 °C έως +5 °C.
Vario Temp	Ο χώρος κατάψυξης γίνεται εναλλακτικά πρόσθετη ψυχρή ζώνη χάρη στη ρύθμιση θερμοκρασίας με ακρίβεια μεταξύ -2 °C και +14 °C (ελεύθερες συσκευές).
Vario Cool Drawers	Οι θερμοκρασίες στα συρτάρια μπορούν να ρυθμιστούν ανεξάρτητα μεταξύ 0 και +16 °C. Αυτό επιτρέπει την ξεχωριστή αποθήκευση παγωμένων ποτών και ευαίσθητων τροφίμων.

Design

Open Stage	Τα διαφανή συρτάρια παρουσιάζουν ολόκληρο το περιεχόμενο του ψυγείου με μέγιστη ευκρίνεια και εξαιρετική εργονομία.
Glass & Steel-look Interior	Στοιχεία από γυαλί και ανοξείδωτο ατσάλι στο εσωτερικό της συσκευής για σχεδιασμό με απαιτήσεις.
Mood Light	Ένα highlight στο περιβάλλον του σπιτιού σας: ο έμμεσος φωτισμός αναδεικνύει με κομψότητα το Water & Ice Centre και τις χωνευτές λαβές.
Light Tower	Το νέο concept Light Tower φωτίζει ομοιόμορφα το εσωτερικό της συσκευής, ενώ στηρίζεται γυάλινα ράφια. Ευέλικτο, εξοικονομεί χώρο, μοναδικό.
LED	Χαμηλή θερμοκρασία, εξοικονόμηση ενέργειας και χωρίς απαιτήσεις συντήρησης, για βέλτιστο φωτισμό.

Νερό και παγάκια

Water & Ice Centre	Το κέντρο Water & Ice σας παρέχει αρκετό κρύο νερό, παγάκια και θρυμματισμένο πάγο διαρκώς.
Infinity Spring	Ο διανεμητής νερού είναι χωνευτός στο αριστερό εσωτερικό πλευρικό τοίχωμα του ψυγείου, για σύνδεση με την υδραυλική εγκατάσταση.
Ice Tower	Ιδανικό για πάρτι: αυτόματο IceMaker και μεγάλος χώρος για πίτσες σε ένα βολικό συρόμενο ράφι.
Ice Maker	Αυτόματο IceMaker για σύνδεση με την υδραυλική εγκατάσταση.
Ice Maker Water tank	Αυτόματο IceMaker με δοχείο νερού, εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης ή δεν είναι επιθυμητή.
Easy Twist Ice	Έτοιμα παγάκια απλά και γρήγορα: Γεμίστε με νερό το δοχείο, αφήστε το να παγώσει και με μια περιστροφή αποκολλήστε τα έτοιμα παγάκια (ελεύθερες συσκευές).

Άνεση και ευελιξία

Auto Door	Μοναδικό παγκοσμίως. Το σύστημα Auto Door επιτρέπει το εύκολο και άνετο άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας μέσω φωνητικής εντολής, σήματος κτυπήματος και smartphone* – ή απλά με το χέρι.
Flex Door System	Χάρη στο Flex Door System, οι πόρτες της συσκευής Liebherr ανοίγουν και κλείνουν ξεχωριστά, πολύ εύκολα και αθόρυβα – το λάστιχο διασφαλίζει πως το κλείσιμο σφραγίζει 100% και εξοικονομείται ενέργεια.
Soft System	Πολύ απαλό κλείσιμο της πόρτας, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτωμένη, αυτόματα κάτω από γωνία ανοίγματος 30°.
Soft-Telescopic Rails	Συρτάρια πάνω σε πλήρως εκτεινόμενες τηλεσκοπικές ράγες με μηχανισμούς αυτόματου και απαλού κλεισίματος για άνετη χρήση.
Telescopic Rails	Συρτάρια σε ευκίνητες τηλεσκοπικές ράγες για εύκολο άνοιγμα και κλείσιμο καθώς και για εύκολη αφαίρεση.
Ultra Silent	Πιθανότατα δεν έχετε ακούσει ποτέ γι' αυτήν τη συσκευή Liebherr – ακριβώς επειδή είναι τόσο αθόρυβη.
Super Silent	Κάντε η συσκευή και ακούστε προσεκτικά: Η Liebherr συσκευή σας είναι τόσο αθόρυβη που πρέπει να τεντώσετε τα αυτιά σας για να την ακούσετε.
Touch & Swipe-Display	Διαισθητικός χειρισμός του ψυγείου – απλά αγγίζοντας και σύροντας την έγχρωμη οθόνη.
Touch-Display	Ένα Liebherr είναι πραγματικά απλό στη χρήση, με ένα απαλό άγγιγμα του δακτύλου στην ευκρινή οθόνη αφής.
Touch Control	Ο έλεγχος της συσκευής σας με ένα άγγιγμα.
Space Box	Για ευέλικτη αποθήκευση τροφίμων: Με ύψος 250mm, το space box προσφέρει επιπλέον χώρο ακόμα και για τα πολύ μεγάλα κατεψυγμένα προϊόντα.
Side by Side	Με το Side-by-Side concept, τα ψυγεία, οι καταψύκτες και τα ψυγεία συντήρησης κρασιών, μπορούν να συνδυαστούν ξεχωριστά για να καλύψουν τις προσωπικές σας ανάγκες.
Vario Space	Για επιπλέον χώρο αποθήκευσης: Απλώς αφαιρέστε τα συρτάρια του καταψύκτη που επιθυμείτε καθώς και τα γυάλινα ράφια που βρίσκονται κάτω από τα συρτάρια και δημιουργήστε χώρο για κατεψυγμένα προϊόντα που χρειάζονται ύψος.
Door Stop	Διατηρήστε τη φρεσκάδα στη συσκευή Liebherr και κρατήστε την απαλλαγμένη από οσμές. Η πόρτα παραμένει ανοικτή όταν δεν χρησιμοποιείται. Εξοικονομήστε χρόνο, ενέργεια και φρεσκάδα.
Easy Open	Χάρη στη λειτουργία Easy Open, η πόρτα του καταψύκτη μπορεί να ανοίγει πολλές φορές διαδοχικά, εύκολα και άνετα.
Frost Protect	Η ιδιαίτερη καταλληλότητα για περιβάλλοντα χαμηλής θερμοκρασίας επιτρέπει την εγκατάσταση καταψυκτών ακόμη και σε μη θερμαινόμενους χώρους με θερμοκρασία περιβάλλοντος έως -15 °C.
Door Lock	Η μηχανική κλειδαριά πόρτας διασφαλίζει ότι το περιεχόμενο του ψυγείου είναι ασφαλές ανά πάσα στιγμή. Η κλειδαριά είναι χωνευτή και αφομοιώνεται διακριτικά στο συνολικό ντιζάιν.

Συνδεσιμότητα

Smart Device	Με το ενσωματωμένο Smart Device Box ελέγχετε τη συσκευή και χρησιμοποιείτε πρόσθετες υπηρεσίες μέσω υπολογιστών και φορητών συσκευών.
Smart Device ready	Το Smart Device Box μπορεί να εγκατασταθεί εκ των υστέρων, ώστε να μπορείτε να ελέγχετε τη συσκευή και να χρησιμοποιείτε πρόσθετες υπηρεσίες μέσω υπολογιστών και κινητών συσκευών. Διατίθεται ως αξεσουάρ.

Ειδικές κατηγορίες προϊόντων

Beverage	Ειδικά σχεδιασμένο για τέλεια ψύξη και παρουσίαση των ποτών
Outdoor	Η ιδανική συσκευή για χρήση σε εξωτερικούς χώρους χάρη στα ανθεκτικά υλικά απέναντι στην σκουριά και στις καιρικές συνθήκες, την στιβαρή κατασκευή και τα υψηλής ποιότητας εξαρτήματα.
Wine	Ιδανικές συνθήκες για εκλεκτά κρασιά με μοναδικά χαρακτηριστικά αποθήκευσης και συντήρησης.

Υπερ-αποδοτικά μοντέλα

Ultra Efficient A -10%	Ultra Efficient A -20%	Ultra Efficient A -30%	Αυτό είναι ακόμη πιο οικονομικό** από τις συσκευές στην υψηλότερη κατηγορία ενεργειακής απόδοσης A – η Liebherr θέτει νέα πρότυπα.
------------------------	------------------------	------------------------	--

** Σε σύγκριση με την οριακή τιμή της μέγιστης κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης A σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2029/2016 (από τον Δεκέμβριο του 2023).

Για να τα βρίσκετε όλα εύκολα.
Προτού ακόμα ανοίξετε το ψυγείο.

○ Pure ◇ Plus ⬡ Prime △ Peak

Ποια συσκευή είναι καταλληλότερη για εμένα;
Μια ερώτηση των πελατών που δεν είναι πάντα
εύκολο να απαντηθεί. Αυτός είναι ο λόγος που
κάναμε τα πράγματα ακόμη πιο εύκολα για εσάς
και ταξινομήσαμε την γκάμα μας σε τέσσερις
κατανοητές σειρές.

○ Σειρά Pure

Η σειρά Pure είναι η βασική μας κατηγορία. Απλή, σαφής και τέλεια εξοπλισμένη για όλες τις βασικές ανάγκες. Οι συσκευές της σειράς Pure περιλαμβάνουν τα βασικά. Πάντα με την κορυφαία ποιότητα Liebherr.




◇ Σειρά Plus

Η σειρά Plus βασίζεται στη σειρά Pure και διαθέτει πολλά επιπλέον εντυπωσιακά χαρακτηριστικά. Πάνω απ' όλα, η σειρά Plus σημαίνει επιπλέον άνεση. Οι συσκευές δεν προσφέρουν μόνο άριστη ψύξη και κατάψυξη, αλλά είναι και λίγο πιο έξυπνες. Κάνουν τη λειτουργία τους λίγο πιο εύκολη.

⬢ Σειρά Prime

Με τη σειρά Prime τα πράγματα γίνονται πολύ πιο κομψά. Η σειρά διακρίνεται αδιαμφισβήτητα χάρη στο ντιζάιν και τα υλικά. Πάνω απ' όλα χρησιμοποιούνται γνήσια υλικά υψηλής ποιότητας στο εσωτερικό των συσκευών. Αλλά και οι ειδικές λύσεις φωτισμού κάνουν τις συσκευές αυτής της σειράς ιδιαίτερα εντυπωσιακές.



△ Σειρά Peak

Η σειρά Peak αποτελεί την κορυφαία σειρά. Εδώ το καλύτερο συνδυάζεται με το καλύτερο. Δεν υπάρχουν συμβιβασμοί. Η καινοτόμος τεχνολογία Liebherr συναντά το ντιζάιν υψηλών προδιαγραφών και τις κορυφαίες λύσεις άνεσης. Οι συσκευές αυτής της σειράς είναι για όλους όσους θέλουν να έχουν τα πάντα.



Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς

Για εμάς η αξιοπιστία και η ανθεκτικότητα δεν είναι απλώς λέξεις-κλειδιά. Γιατί; Επειδή στη Liebherr, και η παραμικρή λεπτομέρεια πρέπει να ανταποκρίνεται στα υψηλά μας πρότυπα. Όλα τα λειτουργικά μέρη δοκιμάζονται εκτενώς και εντατικά. Μέχρι να πειστούμε για τη μέγιστη ποιότητα των ψυγείων και των καταψυκτών μας.



Το προσφέρουμε στους πελάτες μας δωρεάν για 10 χρόνια σε όλους τους ελεύθερους ψυγιοκαταψύκτες των κλάσεων ενεργειακής απόδοσης A, B και C, καθώς και σε όλες τις εντοιχιζόμενες συσκευές των κλάσεων ενεργειακής απόδοσης A και B. Με την εγγύηση του κατασκευαστή μας, οι πελάτες σας δεν θα επιβαρύνονται με κανένα κόστος επισκευής και σέρβις για 10 χρόνια. Περισσότερες πληροφορίες, εγγραφή και όροι εγγύησης στη διεύθυνση home.liebherr.com/guarantee



Εγγραφή και όροι εγγύησης στη διεύθυνση home.liebherr.com/guarantee

Εξασφαλίστε 10ετή εγγύηση του κατασκευαστή:



Αγορά

Αγοράστε μια νέα συσκευή Liebherr από έναν αντιπρόσωπο της Liebherr έως τις 31.12.2026.



Εγγραφή

Καταχωρήστε τη συσκευή σας εντός 12 μηνών από την αγορά (ημερομηνία τιμολογίου) μέσω της διαδικτυακής μας φόρμας ή της εφαρμογής SmartDevice.



Απολαύστε το

Οι πελάτες σας μπορούν να προσβλέπουν στην 10ετή εγγύηση του κατασκευαστή Liebherr και στη διαρκή φρεσκάδα.







Πλήρως εντοιχιζόμενες συσκευές




Δημιουργήστε το δικό σας κέντρο φρεσκάδας.




Για να αποφευχθεί η συμπύκνωση μεταξύ των συσκευών, οι συσκευές Side-by-Side της Liebherr είναι εξοπλισμένες με ενσωματωμένο θερμαντικό στοιχείο στην οροφή ή/και στα πλευρικά τοιχώματα. Έτσι, μπορείτε να συνδυάσετε διαφορετικά μοντέλα Liebherr χωρίς πρόβλημα, προστατεύοντας παράλληλα τις συσκευές και τα έπιπλα κουζίνας.

Δεν απαιτείται πρόσθετη ηλεκτρική ενέργεια για τη θέρμανση του πλαισίου. Η θέρμανση αποτελεί μέρος του κυκλώματος ψύξης (απορριπτόμενη θερμότητα).




Καταψύκτες με θερμαινόμενες οροφές

Η θερμαινόμενη οροφή επιτρέπει σε καταψύκτες με ύψος εσοχής 72 και 88 cm να συνδυάζονται κάθετα με ψυγείο ή συντηρητή κρασιών σε οποιοδήποτε ύψος εσοχής.



Παράδειγμα συνδυασμού

Επάνω:
Ψυγείο ή συντηρητής κρασιών
Κάτω:
Καταψύκτης



SIFNdi 4556




Θερμαινόμενα πλευρικά τοιχώματα και στις δύο πλευρές

Τα θερμαινόμενα πλευρικά τοιχώματα επιτρέπουν την τοποθέτηση συσκευών και στις δύο πλευρές σε οποιοδήποτε ύψος εσοχής.


Θερμαινόμενη οροφή και πλευρικά τοιχώματα

Η θερμαινόμενη οροφή και τα θερμαινόμενα πλευρικά τοιχώματα επιτρέπουν τον συνδυασμό συσκευών προς τα πάνω με συσκευές σε οποιοδήποτε ύψος εσοχής. Συνδυασμοί μέχρι ύψος εσοχής 178 cm είναι δυνατοί και στις δύο πλευρές.



Παράδειγμα συνδυασμού

Κέντρο:
Καταψύκτης
Αριστερά ή/και δεξιά:
Ψυγείο ή/και συντηρητής κρασιών



Παράδειγμα συνδυασμού

Επάνω:
Συντηρητής κρασιών WKE
Κάτω:
Καταψύκτης
Αριστερά ή/και δεξιά:
Ψυγείο ή/και συντηρητής κρασιών



SIFNbsdi 5188 Δ Σειρά Peak

Τυπολογία

Γράμματα

I	R	B	d	i
1	2	3	+	4
5				

Αριθμοί

5	1	7	1
1	2	3	4

1

Κατασκευή

I	Εντοιχιζόμενο
D	Διακοσμητικά πλαίσια
S	Θέρμανση του πλευρικού τοίχου (πριν από την πρώτη τοποθέτηση)

2

Ομάδα προϊόντων

R	Ψυγείο
C	Συνδυασμός (ψυγειοκαταψύκτης)
F	Καταψύκτης
IXRF	Ένδειξη για SBS (ψυγείο καταψύκτης)
IXCC	Ένδειξη για SBS (συνδυασμός συνδυασμός)

3

Τεχνολογία/Χαρακτηριστικά

B	BioFresh
N	NoFrost
D	Ποτά (καλάθι φιαλών)
P	Επεκτάσιμο (επεκτάσιμο συρτάρι)
RC	Κελάρι ψυγείου (θάλαμος κελαριού)
S	Συρόμενη πόρτα

+

Εσωτερική σχεδίαση

bs	Εσωτερικό BlackSteel
----	----------------------

4

Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης

a	Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης A
b	Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης B
c	Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης C
d	Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης D
e	Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης E
f	Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης F

5

Συνδεσιμότητα

i	Περιλαμβάνεται SmartDeviceBox
---	-------------------------------

1 + 2 Εσοχή*

35	72 cm
39	88 cm
40	102 cm
41	122 cm
45	140 cm
48	158 cm
51	178 cm
56	194 cm
88/87	204 cm

3

Σειρές

0-1	Pure
2-4	Plus
5-6	Prime
7-9	Peak

4

Προδιαγραφή

Ψυγεία

0	Χωρίς θάλαμο κατάψυξης 4 αστέρων
1	Με θάλαμο κατάψυξης 4 αστέρων

Συνδυασμοί/Καταψύκτης


2-8	Αριθμός συρταριών καταψύκτη
-----	-----------------------------

Side-by-Side (σετ IX)

0	Χωρίς BioFresh
5	Με BioFresh

Επισκόπηση γκάμας

- △ Σειρά Peak
- ◊ Σειρά Prime
- ◇ Σειρά Plus
- Σειρά Pure



Ψυγειοκαταψύκτες

Συρόμενη πόρτα (με γλίστρες)



BioFresh/NoFrost	ICBNSd 5623	ICNSd 5123
		ICBSd 5122

Ψυγειοκαταψύκτες

Πόρτα πάνω στην πόρτα

BioFresh Professional					ICBNci 5183
NoFrost/HydroBreeze					
BioFresh					
NoFrost					ICBNbsci 5173
	ICBNci 5663				ICBNdi 5163
	ICBNc 5623				ICBNbi 5153
					ICBNdi 5123
SmartFrost					ICBa 5123
					ICBbi 5152
					ICBbi 5122
EasyFresh					
NoFrost					ICNbsci 5173
					SICNdi 5153
					ICNd 5133
					ICNb 5123
	ICNd 5603				






New




Καταψύκτες

Πόρτα πάνω στην πόρτα

NoFrost/IceTower/AutoDoor	SIFNAd 5188				
NoFrost/IceTower	SIFNdi 5188				
	SIFNbsdi 5188				
NoFrost	SIFNdi 5178				
		SIFNdi 4556	SIFNdi 4155	IFNci 3954	IFNbi 3553
				IFNd 3924	
	SIFNe 5108				IFNd 3503
SmartFrost				IFd 3904	
Συρόμενη πόρτα (με γλίστρες)					
SmartFrost				IFSd 3904	
NoFrost	SIFNSe 5128				



Ψυγεία



Festtür						
BioFresh Professional						
HydroBreeze/Fish & Seafood	IRBdi 5170					
HydroBreeze	IRBAc 5190		IRBbsbi 4570	IRBbi 4170		
	IRBci 5170		IRBci 4571	IRBbi 4171		
	IRBbsci 5171			IRBbsbi 4170		
	IRBAc 5171					
BioFresh						
OpenStage	IRBPci 5170					
	IRBbi 5150	IRBdi 4851	IRBci 4550	IRBci 4150	IRBbi 4050	
	IRBbi 5151			IRBci 4151		
	IRBci 5120					
	IRBci 5121					
	IRCBc 5121		IRBc 4520	IRBc 4120	IRBc 4020	
			IRBc 4521	IRBc 4121		
EasyFresh						IRci 3950
						IRbi 3951
				IRc 4120	IRd 4020	IRc 3920
				IRc 4121	IRd 4021	IRc 3921
						IRd 3900
						IRd 3901
						IRe 3900
						IRe 3901
Flaschenauszug	IRDdi 5120					
	IRDdi 5121					
Καλάθι φιαλών/EasyFresh	IRCe 5121					
Συρόμενη πόρτα (με γλίστρες)						
EasyFresh				IRSe 4100		IRSe 3900
				IRSe 4101		IRSe 3901
Με επένδυση						
EasyFresh				DRe 4101		DRe 3900
						DRe 3901



ECBNe 8872

Εντοιχιζόμενοι ψυγιοκαταψύκτες



Μοναδικά χαρακτηριστικά των ECBN συσκευών



BioFresh

Όταν αποθηκεύονται τα τρόφιμά σας σε μια θερμοκρασία λίγο πάνω από 0°C και στο σωστό επίπεδο υγρασίας διατηρούν τις βιταμίνες τους για πολύ περισσότερο απ' ό,τι σε έναν συμβατικό χώρο του ψυγείου.



Κολώνες φωτισμού LED

Η συσκευή της σειράς PremiumPlus είναι εξοπλισμένη εσωτερικά με δύο κολώνες φωτισμού που με το ειδικό ματ κάλυμμα στο φως δημιουργούν έναν ευχάριστο, αρμονικό τόνο φωτισμού. Συγχρόνως, εξυπηρετούν την εύκολη τοποθέτηση των ραφιών. Στην οροφή, ο ενσωματωμένος φωτισμός, φωτίζει αρμονικά τον χώρο.



Θέση για μπουκάλια πάνω από τα συρτάρια BioFresh

Περιμένετε καλεσμένους και θέλετε να προσφέρετε μερικά ποτά περισσότερο κρύα απ' ό,τι συνήθως; Η θέση για μπουκάλια είναι έτοιμη για τον σκοπό αυτό πάνω από τα συρτάρια BioFresh: Αφαιρέστε τη γυάλινη πλάκα πάνω από τη θέση για μπουκάλια με μία απλή κίνηση – έτσι μπορείτε να αποθηκεύσετε και να ψύξετε με ασφάλεια μπουκάλια σε διάφορα μεγέθη.



IceMaker

Με σταθερή σύνδεση παροχής νερού που σας εφοδιάζει ασταμάτητα με παγάκια κύβους για κάθε περίπτωση. Το ενσωματωμένο φίλτρο νερού εξασφαλίζει ανά πάσα στιγμή τη βέλτιστη ποιότητα του νερού. Η ηλεκτρονική οθόνη δείχνει πότε το φίλτρο χρειάζεται αντικατάσταση. Η τεχνολογία NoFrost κρατά τον καταψύκτη συνεχώς παγωμένο.



Τηλεσκοπικές ράγες

Τα συρτάρια στις τηλεσκοπικές ράγες είναι υψηλής ποιότητας, με ομαλή λειτουργία και βολική χρήση, ακόμα και όταν γεμίσει. Εξασφαλίζουν έναν ιδανικό, άνετο χώρο για αποθήκευση τροφίμων.



Προηγμένος ηλεκτρονικός χειρισμός

Το κομψό και απόλυτα ακριβές σύστημα ελέγχου MagicEye με ψηφιακή οθόνη LCD και ο καινοτόμος εύκολος χειρισμός με αφής σας εγγυάται την απόλυτη ακρίβεια της επιλεγμένης θερμοκρασίας. Με μια απαλή επαφή στην επιφάνεια χειρισμού χειρίζεστε όλες τις λειτουργίες απλά και εύκολα.

ECBNe 8872

↑
203
↓

Τύπος:	Πόρτα πάνω στην πόρτα / πλήρως ενσωματωμένη συσκευή
Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	339 / 0,928 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	522 l
Όγκος: Θήκη ψυγείου: 292,2 l / Ασφαλές BioFresh: 70,6 l / Χώρος κατάψυξης: 160 l	
Κατηγορία θορύβου:	39 db(A) / C
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ):	203,2 - 207,2 / 91,5 / ελάχιστο 63,5



Σύστημα ελέγχου

- MagicEye, ηλεκτρονική αφή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο και τον καταψύκτη
- FrostControl
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: ακουστικό
- Κλείδωμα για παιδιά

- Παραγωγή κύβων πάγου σε 24 ώρες: 1,40 kg
- Αποθήκευση κύβων πάγου: 2,7 kg
- Φωτισμός LED
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 16,90 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 10,10 kg

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: αριστερά σταθερό/δεξιά σταθερό
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας
- Πίσω τοίχωμα με φινίρισμα από ανοξείδωτο ατσάλι

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Ράφια GlassLine
- ράφια GlassLine: 4
- ενσωματωμένο ράφι μπουκαλιών
- Φωτισμός LED BioFresh
- Τα χρηματοκιβώτια BioFresh: 2, σε τηλεσκοπικές ράγες, μπορούν να ρυθμιστούν ως HydroSafe ή DrySafe: 2


Καταψύκτης

- Συρτάρια: 2, σε τηλεσκοπικές ράγες: 2
- IceMaker με υδραυλική σύνδεση 3/4"



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου:

- ψυγείο: 12 kg
- καταψύκτης: 10 kg



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.

Πλήρως εντοιχιζόμενος ψυγείοκαταψύκτης

↑
203
↓



ECBNe 8870

Τύπος:	Πόρτα πάνω στην πόρτα / πλήρως ενσωματωμένη συσκευή		
Ενεργειακή κλάση:			
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	339 / 0,928 kWh		
Συνολικός όγκος ¹ :	522 l		
Όγκος:	Θήκη ψυγείου: 292,2 l / Ασφαλές BioFresh: 70,6 l / Χώρος κατάψυξης: 160 l		
Κατηγορία θορύβου:	39 db(A) / C		
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)		
Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ):	203,2 - 207,2 / 91,5 / ελάχιστο 63,5		



Σύστημα ελέγχου

- MagicEye, ηλεκτρονική αφής
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο και τον καταψύκτη
- FrostControl
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: ακουστικό
- Κλείδωμα για παιδιά

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Ράφια GlassLine
- ράφια GlassLine: 4
- ενσωματωμένο ράφι μπουκαλιών
- Φωτισμός LED BioFresh
- Τα χρηματοκιβώτια BioFresh: 2, σε τηλεσκοπικές ράγες, μπορούν να ρυθμιστούν ως HydroSafe ή DrySafe: 2

Καταψύκτης

- Συρτάρια: 2, σε τηλεσκοπικές ράγες: 2
- IceMaker με υδραυλική σύνδεση 3/4"
- Παραγωγή κύβων πάγου σε 24 ώρες: 1,40 kg

- Αποθήκευση κύβων πάγου: 2,7 kg
- Φωτισμός LED
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 16,90 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 10,10 kg

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο, μόνο από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της Liebherr
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας
- Πίσω τοίχωμα με φινίρισμα από ανοξείδωτο ασάλι

↑
203
↓



ECBNe 7871

Τύπος:	Πόρτα πάνω στην πόρτα / πλήρως ενσωματωμένη συσκευή		
Ενεργειακή κλάση:			
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	304 / 0,832 kWh		
Συνολικός όγκος ¹ :	402 l		
Όγκος:	Θήκη ψυγείου: 215,3 l / Ασφαλές BioFresh: 62,1 l / Χώρος κατάψυξης: 125 l		
Κατηγορία θορύβου:	39 db(A) / C		
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)		
Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ):	203,2 - 207,2 / 76,2 / ελάχιστο 63,5		



Σύστημα ελέγχου

- MagicEye, ηλεκτρονική αφής
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο και τον καταψύκτη
- FrostControl
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: ακουστικό
- Κλείδωμα για παιδιά

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Ράφια GlassLine
- ράφια GlassLine: 4, από τα οποία διαιρούνται: 1
- ενσωματωμένο ράφι μπουκαλιών
- Φωτισμός LED BioFresh
- Τα χρηματοκιβώτια BioFresh: 2, σε τηλεσκοπικές ράγες, μπορούν να ρυθμιστούν ως HydroSafe ή DrySafe: 2
- LED-Lichtsäule beidseitig

Καταψύκτης

- Συρτάρια: 2, σε τηλεσκοπικές ράγες: 2
- IceMaker με υδραυλική σύνδεση 3/4"

- Παραγωγή κύβων πάγου σε 24 ώρες: 1,20 kg
- Αποθήκευση κύβων πάγου: 2,7 kg
- Φωτισμός LED
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 14,30 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 7,60 kg

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: αριστερό μετατρέψιμο, μόνο από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της Liebherr
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας
- Πίσω τοίχωμα με φινίρισμα από ανοξείδωτο ασάλι

Πλήρως εντοιχιζόμενος ψυγείοκαταψύκτης

↑
203
↓



ECBNe 7870

Τύπος:	Πόρτα πάνω στην πόρτα / πλήρως ενσωματωμένη συσκευή	
Ενεργειακή κλάση:		
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	304 / 0,832 kWh	
Συνολικός όγκος ¹ :	402 l	
Όγκος:	Θήκη ψυγείου: 215,3 l / Ασφαλές BioFresh: 62,1 l / Χώρος κατάψυξης: 125 l	
Κατηγορία θορύβου:	39 db(A) / C	
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)	
Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ):	203,2 - 207,2 / 76,2 / ελάχιστο 63,5	



Σύστημα ελέγχου

- MagicEye, ηλεκτρονική αφή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο και τον καταψύκτη
- FrostControl
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: ακουστικό
- Κλείδωμα για παιδιά

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Ράφια GlassLine
- ράφια GlassLine: 4, από τα οποία διαιρούνται: 1
- ενσωματωμένο ράφι μπουκαλιών
- Φωτισμός LED BioFresh
- Τα χρηματοκιβώτια BioFresh: 2, σε τηλεσκοπικές ράγες, μπορούν να ρυθμιστούν ως HydroSafe ή DrySafe: 2
- LED-Lichtsäule beidseitig

Καταψύκτης

- Συρτάρια: 2, σε τηλεσκοπικές ράγες: 2
- IceMaker με υδραυλική σύνδεση 3/4"

- Παραγωγή κύβων πάγου σε 24 ώρες: 1,20 kg
- Αποθήκευση κύβων πάγου: 2,7 kg
- Φωτισμός LED
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 14,30 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 7,60 kg

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο, μόνο από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της Liebherr
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας
- Πίσω τοίχωμα με φινιρίσμα από ανοξείδωτο ατσάλι

↑
203
↓



ECBNe 8871

Τύπος:	Πόρτα πάνω στην πόρτα / πλήρως ενσωματωμένη συσκευή	
Ενεργειακή κλάση:		
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	339 / 0,928 kWh	
Συνολικός όγκος ¹ :	522 l	
Όγκος:	Θήκη ψυγείου: 292,2 l / Ασφαλές BioFresh: 70,6 l / Χώρος κατάψυξης: 160 l	
Κατηγορία θορύβου:	39 db(A) / C	
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)	
Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ):	203,2 - 207,2 / 91,5 / ελάχιστο 63,5	



Σύστημα ελέγχου

- MagicEye, ηλεκτρονική αφή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο και τον καταψύκτη
- FrostControl
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: ακουστικό
- Κλείδωμα για παιδιά

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Ράφια GlassLine
- ράφια GlassLine: 4
- ενσωματωμένο ράφι μπουκαλιών
- Φωτισμός LED BioFresh
- Τα χρηματοκιβώτια BioFresh: 2, σε τηλεσκοπικές ράγες, μπορούν να ρυθμιστούν ως HydroSafe ή DrySafe: 2

Καταψύκτης

- Συρτάρια: 2, σε τηλεσκοπικές ράγες: 2
- IceMaker με υδραυλική σύνδεση 3/4"
- Παραγωγή κύβων πάγου σε 24 ώρες: 1,40 kg

- Αποθήκευση κύβων πάγου: 2,7 kg
- Φωτισμός LED
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 16,90 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 10,10 kg

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: αριστερό μετατρέψιμο, μόνο από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της Liebherr
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας
- Πίσω τοίχωμα με φινιρίσμα από ανοξείδωτο ατσάλι

Επισκόπηση σειράς



○ Σειρά Pure



◇ Σειρά Plus



◊ Σειρά Prime



△ Σειρά Peak

	○ Σειρά Pure	◇ Σειρά Plus	⬢ Σειρά Prime	△ Σειρά Peak
Τεχνολογία φρέσκων τροφίμων	EasyFresh	EasyFresh	EasyFresh σε τηλεσκοπικές ράγες	EasyFresh σε τηλεσκοπικές ράγες
		BioFresh πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες	BioFresh με SoftTelescopic	BioFresh Professional με SoftTelescopic
				HydroBreeze
				Συρτάρι Fish & Seafood
	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling
	Φίλτρο FreshAir	Φίλτρο FreshAir	Φίλτρο FreshAir	Φίλτρο FreshAir
	Συρτάρια SmartFrost καθοδηγούμενα σε γυάλινα ράφια	Συρτάρια SmartFrost καθοδηγούμενα σε γυάλινα ράφια	Συρτάρια SmartFrost καθοδηγούμενα σε γυάλινα ράφια	
Άνεση και ευελιξία	Συρτάρια NoFrost καθοδηγούμενα σε γυάλινα ράφια	Συρτάρια NoFrost καθοδηγούμενα σε γυάλινα ράφια	Συρτάρια NoFrost καθοδηγούμενα σε γυάλινα ράφια	NoFrost σε τηλεσκοπικές ράγες
		Διαιρούμενο γυάλινο ράφι	Διαιρούμενη γυάλινη πλάκα	Διαιρούμενη γυάλινη πλάκα
		Μηχανισμός απαλού κλεισίματος SoftSystem	SoftSystem – Απαλό κλείσιμο	SoftSystem – Απαλό κλείσιμο
		VarioSafe *	VarioSafe *	VarioSafe *
			VarioBoxes *	VarioBox
			Βουτυροθήκη	Βουτυροθήκη
	Αυγοθήκη	Αυγοθήκη	Πολυμορφική αυγοθήκη	Πολυμορφική αυγοθήκη
	Ράφι φιαλών *	Ράφι φιαλών	Ράφι φιαλών	Ράφι φιαλών
		Παγοθήκη	Παγοθήκη με καπάκι	Παγοθήκη με καπάκι
		FlexSystem		Δίσκος κατάψυξης
Design	Φωτισμός οροφής ψυγείου	Φωτισμός οροφής ψυγείου	LightTower	LightTower
			Φως συρταριού BioFresh	Φως συρταριού BioFresh
			Φωτισμός κατάψυξης	Φωτισμός κατάψυξης
				Φωτισμός IceMaker
				Φωτισμός ανεμιστήρα
	Διαφανές τζάμι	Διαφανές τζάμι	Σατινέ τζάμι	Σατινέ τζάμι
	Οθόνη αφής	Οθόνη αφής	Οθόνη Touch & Swipe	Οθόνη Touch & Swipe
Συνδεσιμότητα (SmartDeviceBox)	Με δυνατότητα μεταγενέ- στερης τοποθέτησης	Με δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης ή ενσωματωμένο (μοντέλα «i»)	Ενσωματωμένο (μοντέλα «i»)	Ενσωματωμένο (μοντέλα «i»)
Νερό και παγάκια		IceMaker	IceMaker	IceMaker
				InfinitySpring

Ο διαφοροποιημένος εξοπλισμός **επισημαίνεται** στην επόμενη υψηλότερη σειρά.

Βασικά χαρακτηριστικά



BioFresh

Σε θερμοκρασία λίγο πάνω από τους 0 °C και με την ιδανική υγρασία, τα φρέσκα τρόφιμα μπορούν να διατηρήσουν την ελκυστική τους εμφάνιση, τις υγιεινές βιταμίνες και τα μεταλλικά στοιχεία τους για πολύ περισσότερο από ό,τι σε έναν κανονικό θάλαμο ψυγείου.



EasyFresh

Το συρτάρι EasyFresh είναι η εγγύηση για φρέσκα τρόφιμα. Είτε πρόκειται για μη συσκευασμένα λαχανικά είτε για φρούτα, το συρτάρι εξασφαλίζει τη βέλτιστη αποθήκευση. Χάρη στο αεροστεγές κλείσιμο, τα τρόφιμα αυξάνουν την υγρασία μέσα στο συρτάρι. Έτσι, τα τρόφιμα παραμένουν φρέσκα για μεγάλο χρονικό διάστημα.



VarioTemp

VarioTemp σημαίνει επιπλέον χώρος για τα τρόφιμα στον ψυγείοκαταψύκτη σας. Κι αυτό γιατί ο χώρος VarioTemp που βρίσκεται στην κατάψυξη ρυθμίζεται σε θερμοκρασία μεταξύ -2 °C και +14 °C και χρησιμοποιείται ως επιπλέον ζώνη ψύξης. Για παράδειγμα, χρησιμοποιείται βραχυπρόθεσμα για ποτά και σνακ για ένα πάρτι ή μακροπρόθεσμα ως κελάρι για τις πατάτες.



DuoCooling

Χάρη στα δύο πλήρως ξεχωριστά κυκλώματα ψύξης, το DuoCooling φροντίζει ώστε να μην πραγματοποιείται ανταλλαγή αέρα μεταξύ ψυγείου και κατάψυξης. Τα τρόφιμα δεν ξηραίνονται και δεν μεταφέρουν οσμές. Αυτό σημαίνει: πετάτε λιγότερα τρόφιμα στα σκουπίδια, δεν ψωνίζετε τόσο συχνά και εξοικονομείτε χρήματα για να απολαμβάνετε περισσότερα.



PowerCooling

Θέλετε να είστε σίγουροι ότι το ψύχος διανέμεται στο ψυγείο σας σχεδόν ομοιόμορφα; Σε αυτό συμβάλλει το σύστημα PowerCooling. Ο ισχυρός και ταυτόχρονα αθόρυβος ανεμιστήρας διανέμει τον κρύο αέρα αποτελεσματικά σε όλο τον χώρο ψύξης.



GlassLine

Ο κομψός εξοπλισμός GlassLine προσθέτει τις τελευταίες πινελιές στη συνολική εντύπωση υψηλής ποιότητας που αποπνέει το εσωτερικό της συσκευής σας. Τα κομψά ράφια GlassLine είναι ανθεκτικά στη θραύση, στις γρατσουνιές και εύκολα στον καθαρισμό. Το ράφι που χωρίζεται σε δύο τμήματα και μπαίνει το ένα κάτω από το άλλο, επιτρέπει πολλαπλές χρήσεις.



Οθόνη Touch & Swipe

Ο έλεγχος του Liebherr σας στα χέρια σας: χάρη στην οθόνη Touch & Swipe, μπορείτε να χειρίζεστε το ψυγείο σας με ευκολία και διαισθητικότητα. Απλά επιλέξτε λειτουργίες όπως το SuperCool στην έγχρωμη οθόνη αγγίζοντας και σύροντας. Η θερμοκρασία ελέγχεται με την ίδια ευκολία. Και αν δεν χρησιμοποιείτε ενεργά την οθόνη; Τότε σας δείχνει την πραγματική θερμοκρασία.



Side-by-Side concept

Το concept Side-by-Side καθιστά δυνατή την τοποθέτηση ψυγείων, καταψυκτών και ψυγείων συντήρησης κρασιών ανάλογα με τις ανάγκες σας. Η ειδική τεχνολογία για τον έλεγχο του περιβάλλοντος ανάμεσα σε συσκευές με μεγάλες διαφορές θερμοκρασίας επιτρέπει πολυάριθμους συνδυασμούς συσκευών.



Ευέλικτο ράφι για μπουκάλια

Περιμένετε καλεσμένους και θέλετε να προσφέρετε μερικά ποτά περισσότερο κρύα απ' ό,τι συνήθως; Η θέση για μπουκάλια είναι βρισκείται πάνω από τα συρτάρια BioFresh για ακριβώς τον σκοπό αυτό. Αφαιρέστε τη γυάλινη πλάκα πάνω από τη θέση για μπουκάλια με μία απλή κίνηση – τοποθετήστε και ψύξτε διαφόρων μεγεθών μπουκάλια.



SoftSystem

Ο κομψός μηχανισμός SoftSystem είναι ενσωματωμένος στην πόρτα και ταιριάζει με το χρώμα της εσωτερικής πόρτας. Αποσβένει την κίνηση, για να εξασφαλίζει εξαιρετικά απαλό κλείσιμο ακόμα και όταν τα ράφια της πόρτας είναι γεμάτα. Η πόρτα κλείνει αυτόματα από γωνία ανοίγματος 30°.



FlexSystem

Τα μικρά και ευαίσθητα φρούτα στο ψυγείο μπορούν εύκολα να κυλήσουν και να κρυφτούν ή να λιώσουν. Γι' αυτό, η Liebherr σας προσφέρει το FlexSystem. Δύο κουτιά με ευέλικτη τοποθέτηση στο συρτάρι BioFresh διασφαλίζουν ότι όλα είναι τακτοποιημένα ευκρινώς και οργανωμένα. Και προστατεύουν με ασφάλεια ακόμα και το μικρότερο βατόμουρο από το να συμπιεστεί ή να αναμειχθεί με άλλα τρόφιμα.



IceMaker

Υπάρχουν ακόμα παγάκια; Με το IceMaker η ερώτηση αυτή περισεύει. Στο IceMaker με σταθερή σύνδεση νερού, το νερό έρχεται απευθείας από το δίκτυο παροχής. Χάρη στη λειτουργία MaxIce μπορείτε να ετοιμάζετε καθημερινά έως 1,5 kg παγάκια. Ο διαχωριστής για παγάκια διαμορφώνει το συρτάρι όπως εσείς επιθυμείτε: π.χ. παγάκια αριστερά, παγωτό δεξιά – ή μόνο παγάκια.

Πλήρως εντοιχιζόμενος ψυγείοκαταψύκτης

ICBNci 5663

prime

Τύπος: **Πόρτα πάνω στην πόρτα / πλήρως ενσωματωμένη συσκευή**

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: **162 / 0,443 kWh**

Συνολικός όγκος ¹: **276 l**

Όγκος: Θήκη ψυγείου: **134 l** / Ασφαλές BioFresh: **71,2 l** / Χώρος κατάψυξης: **71 l**

Κατηγορία θορύβου: **33 db(A) / B SuperSilent**

Κατηγορία κλιματισμού: **SN-T (+10 °C έως +43 °C)**

Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ): **194 - 195 / 56 - 57 / ελάχιστο 55,0**

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Light Tower	Ice Maker
Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Glass & Steel Interior	Soft Telescopic Rails	LED

Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4"
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο, το BioFresh και το διαμέρισμα κατάψυξης
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Ράφια GlassLine, VarioBoxes εξώφυλλο, μεταβλητή Δίσκος για αυγά, Πιάτο βουτύρου
- ράφια GlassLine: 4, από τα οποία διαιρούνται: 1
- VarioSafe
- ενσωματωμένο ράφι μπουκαλιών
- Φωτισμός LED BioFresh
- Τα χρηματοκιβώτια BioFresh: 2, με SoftTelescopic, Χρηματοκιβώτια φρούτων και λαχανικών: 1, Χρηματοκιβώτια κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων: 1
- LED φωτεινό πάνελ διπλής όψης

Καταψύκτης

- Συρτάρια: 3, VarioSpace
- IceMaker με υδραυλική σύνδεση 3/4"
- Παραγωγή κύβων πάγου σε 24 ώρες: 1,20 kg
- Αποθήκευση κύβων πάγου: 5,0 kg
- Φωτισμός LED
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 9,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 6,00 kg
- Ράφια από γυαλί ασφαλείας

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού



- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας
- Πίσω τοίχωμα με φινίρισμα SmartSteel



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου:

ψυγείο: 18 kg

καταψύκτης: 12 kg



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.

Εύκαμπος σωλήνας Panzerflex 3 μέτρων διαθέσιμος ως εξάρτημα

ICBNc 5623

plus

Τύπος: **Πόρτα πάνω στην πόρτα / πλήρως ενσωματωμένη συσκευή**

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:

162 / 0,443 kWh

Συνολικός όγκος ¹:

273 l

Όγκος: Θήκη ψυγείου: **133 l** / Ασφαλές BioFresh: **70,9 l** / Χώρος κατάψυξης: **70 l**

Κατηγορία θορύβου:

33 db(A) / B SuperSilent

Κατηγορία κλιματισμού:

SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ):

194 - 195 / 56 - 57 / ελάχιστο 55,0

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Super Silent	Touch Display
Vario Space	Smart Device ready	Glass & Steel Interior	LED				

Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC, Ηλεκτρονική αφή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο και τον καταψύκτη
- SmartDeviceBox: ως προαιρετικό εξάρτημα
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Καταψύκτης

- Συρτάρι: 3, VarioSpace
- Δίσκος για παγάκια
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 9,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 6,00 kg
- Ράφια από γυαλί ασφαλείας

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας
- Πίσω τοίχωμα με φινιρίσμα SmartSteel

Ψυγείο και τμήμα BioFresh


- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά, FlexCube
- ράφια GlassLine: 5, από τα οποία διαιρούνται: 1
- ενσωματωμένο ράφι μπουκαλιών
- Τα χρηματοκιβώτια BioFresh: 2, Χρηματοκιβώτια φρούτων και λαχανικών: 1, Χρηματοκιβώτια κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων: 1
- Φωτισμός οροφής LED



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου:

ψυγείο: 18 kg

καταψύκτης: 12 kg



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.

Πλήρως εντοιχιζόμενος ψυγειοκαταψύκτης

ICBNsd 5623

plus

Τύπος: Συρόμενη πόρτα / πλήρως ενσωματωμένη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:

203 / 0,556 kWh

Συνολικός όγκος¹:

273 l

Όγκος: Θήκη ψυγείου: 133 l / Ασφαλές BioFresh: 70,9 l / Χώρος κατάψυξης: 70 l

Κατηγορία θορύβου: 33 db(A) / B SuperSilent

Κατηγορία κλιματισμού: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ): 194 - 195 / 56 - 57 / ελάχιστο 55,0

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch Display	Vario Space
Smart Device ready	Glass & Steel interior	LED					

Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC, Ηλεκτρονική αφή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο και τον καταψύκτη
- SmartDeviceBox: ως προαιρετικό εξάρτημα
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh


- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά, FlexCube
- ράφια GlassLine: 5, από τα οποία διαιρούνται: 1
- ενσωματωμένο ράφι μπουκαλιών
- Τα χρηματοκιβώτια BioFresh: 2, Χρηματοκιβώτια φρούτων και λαχανικών: 1, Χρηματοκιβώτια κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων: 1
- Φωτισμός οροφής LED

Καταψύκτης

- Συρτάρια: 3, VarioSpace
- Δίσκος για παγάκια
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 9,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 6,00 kg
- Ράφια από γυαλί ασφαλείας

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας
- Πίσω τοίχωμα με φινιρίσμα SmartSteel



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.

ICBNci 5183

↑
178
↓

Τύπος:	peak Πόρτα πάνω στην πόρτα / πλήρως ενσωματωμένη συσκευή
Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	166 / 0,454 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	246 l
Όγκος: Θήκη ψυγείου: 104,5 l / Ασφαλές BioFresh: 70,7 l / Χώρος κατάψυξης: 71 l	
Κατηγορία θορύβου:	33 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-ST (+10 °C έως +38 °C)
Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / ελάχιστο 55,0

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Light Tower
Infinity Spring	Ice Maker	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Glass & Steel Interior

Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4"
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο, το BioFresh και το διαμέρισμα κατάψυξης
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

- Τα χρηματοκιβώτια BioFresh: 2, με SoftTelescopic, Χρηματοκιβώτια φρούτων και λαχανικών: 1, με HydroBreeze: 1, Χρηματοκιβώτια κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων: 1, FlexSystem: 1
- InfinitySpring με υδραυλική σύνδεση 3/4"
- LED φωτεινό πάνελ διπλής όψης

Καταψύκτης

- Συρτάρια: 3, σε τηλεσκοπικές ράγες: 2, VarioSpace
- IceMaker με υδραυλική σύνδεση 3/4", με φωτισμό LED
- Παραγωγή κύβων πάγου σε 24 ώρες: 1,20 kg
- Αποθήκευση κύβων πάγου: 5,0 kg
- Φωτισμός LED
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 9,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 6,00 kg


Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Ράφια GlassLine, VarioBoxes εξώφυλλο, μεταβλητή Δίσκος για αυγά, Πιάτο βουτύρου
- ράφια GlassLine: 4, από τα οποία διαιρούνται: 1
- ενσωματωμένο ράφι μπουκαλιών
- Φωτισμός LED BioFresh



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου:


ψυγείο: 18 kg
καταψύκτης: 12 kg



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.

Εύκαμπτος σωλήνας Panzerflex 3 μέτρων διαθέσιμος ως εξάρτημα



ICBNbsci 5173

↑
178
↓

Τύπος: **peak**
Πόρτα πάνω στην πόρτα / πλήρως ενσωματωμένη
συσσκευή

Ενεργειακή κλάση: **A++**

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: **166 / 0,454 kWh**

Συνολικός όγκος ¹: **246 l**

Όγκος: Θήκη ψυγείου: **104,5 l** / Ασφαλές BioFresh: **70,7 l** / Χώρος κατάψυξης: **71 l**

Κατηγορία θορύβου: **33 db(A) / B SuperSilent**

Κατηγορία κλιματισμού: **SN-ST (+10 °C έως +38 °C)**

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior
Light Tower	Ice Maker	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Soft Telescopic Rails

Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4"
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο, το BioFresh και το διαμέρισμα κατάψυξης
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- VarioBoxes εξώφυλλο, μεταβλητή Δίσκος για αυγά, Πιάτο βουτύρου
- ράφια GlassLine: 4, από τα οποία διαιρούνται: 1
- ενσωματωμένο ράφι μπουκαλιών
- Φωτισμός LED BioFresh

- Τα χρηματοκιβώτια BioFresh: 2, με SoftTelescopic, Χρηματοκιβώτια φρούτων και λαχανικών: 1, με HydroBreeze: 1, Χρηματοκιβώτια κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων: 1, FlexSystem: 1
- LED φωτεινό πάνελ διπλής όψης

Καταψύκτης



- Συρτάρια: 3, σε τηλεσκοπικές ράγες: 2, VarioSpace
- IceMaker με υδραυλική σύνδεση 3/4", με φωτισμό LED
- Παραγωγή κύβων πάγου σε 24 ώρες: 1,20 kg
- Αποθήκευση κύβων πάγου: 5,0 kg
- Φωτισμός LED
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 9,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 6,00 kg
- Ράφια από γυαλί ασφαλείας
- Δίσκος κατάψυξης



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου:

ψυγείο: 18 kg

καταψύκτης: 12 kg



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.

Εύκαμπος σωλήνας Panzerflex 3 μέτρων διαθέσιμος ως εξάρτημα

ICBNdi 5163

prime

Τύπος: **Πόρτα πάνω στην πόρτα / πλήρως ενσωματωμένη συσκευή**

Ενεργειακή κλάση: **A++**

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: **208 / 0,569 kWh**

Συνολικός όγκος ¹: **246 l**

Όγκος: Θήκη ψυγείου: **104,1 l** / Ασφαλές BioFresh: **71,2 l** / Χώρος κατάψυξης: **71 l**

Κατηγορία θορύβου: **34 db(A) / B SuperSilent**

Κατηγορία κλιματισμού: **SN-ST (+10 °C έως +38 °C)**

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Light Tower	Ice Maker
Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Glass & Steel Interior	Soft Telescopic Rails	LED

Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4"
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο, το BioFresh και το διαμέρισμα κατάψυξης
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Ράφια GlassLine, VarioBoxes εξώφυλλο, μεταβλητή Δίσκος για αυγά, Πιάτο βουτύρου
- ράφια GlassLine: 4, από τα οποία διαιρούνται: 1
- ενσωματωμένο ράφι μπουκαλιών
- Φωτισμός LED BioFresh
- Τα χρηματοκιβώτια BioFresh: 2, με SoftTelescopic, Χρηματοκιβώτια φρούτων και λαχανικών: 1, Χρηματοκιβώτια κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων: 1
- LED φωτεινό πάνελ διπλής όψης

Καταψύκτης

- Συρτάρια: 3, VarioSpace
- IceMaker με υδραυλική σύνδεση 3/4"
- Παραγωγή κύβων πάγου σε 24 ώρες: 1,20 kg
- Αποθήκευση κύβων πάγου: 5,0 kg
- Φωτισμός LED
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 9,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 6,00 kg
- Ράφια από γυαλί ασφαλείας

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας
- Πίσω τοίχωμα με φινιρίσμα SmartSteel





↑
178
↓

Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου:

ψυγείο: 18 kg

καταψύκτης: 12 kg



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.

Εύκαμπτος σωλήνας Panzerflex 3 μέτρων διαθέσιμος ως εξάρτημα

ICBNbi 5153

prime

Τύπος: Πόρτα πάνω στην πόρτα / πλήρως ενσωματωμένη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:

132 / 0,361 kWh

Συνολικός όγκος¹:

245 l

Όγκος: Θήκη ψυγείου: 104,1 l / Ασφαλές BioFresh: 71,2 l / Χώρος κατάψυξης: 70 l

Κατηγορία θορύβου: 29 db(A) / A UltraSilent

Κατηγορία κλιματισμού: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / ελάχιστο 55,0

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Light Tower	Soft System
Ultra Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	GlassLine interior	Soft Telescopic Rails	LED	

Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4"
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο, το BioFresh και το διαμέρισμα κατάψυξης
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Ράφια GlassLine, VarioBox εξώφυλλο, μεταβλητή Δίσκος για αυγά, Πιάτο βουτύρου
- ράφια GlassLine: 4, από τα οποία διαιρούνται: 1
- ενσωματωμένο ράφι μπουκαλιών
- Φωτισμός LED BioFresh

- Τα χρηματοκιβώτια BioFresh: 2, με SoftTelescopic, Χρηματοκιβώτια φρούτων και λαχανικών: 1, Χρηματοκιβώτια κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων: 1
- LED φωτεινό πάνελ διπλής όψης

Καταψύκτης

- Συρτάρια: 3, VarioSpace
- Δίσκος για παγάκια με καπάκι
- Φωτισμός LED
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 9,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 10,0 kg
- Ράφια από γυαλί ασφαλείας

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας
- Πίσω τοίχωμα με φινιρίσμα SmartSteel




↑
178
↓



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου:

ψυγείο: 18 kg

καταψύκτης: 12 kg



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.

ICBNdi 5123

plus

Τύπος: Πόρτα πάνω στην πόρτα / πλήρως ενσωματωμένη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: **207 / 0,567 kWh**

Συνολικός όγκος ¹: **244 l**

Όγκος: Θήκη ψυγείου: **103,3 l** / Ασφαλές BioFresh: **70,9 l** / Χώρος κατάψυξης: **70 l**

Κατηγορία θορύβου: **34 db(A) / B SuperSilent**

Κατηγορία κλιματισμού: **SN-ST (+10 °C έως +38 °C)**

Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ): **177,2 - 178,8 / 56 - 57 / ελάχιστο 55,0**



Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC, Ηλεκτρονική αφή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο και τον καταψύκτη
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά, FlexCube
- ράφια GlassLine: 4, από τα οποία διαιρούνται: 1
- ενσωματωμένο ράφι μπουκαλιών
- Τα χρηματοκιβώτια BioFresh: 2, Χρηματοκιβώτια φρούτων και λαχανικών: 1, Χρηματοκιβώτια κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων: 1
- Φωτισμός οροφής LED

Καταψύκτης

- Συρτάρια: 3, VarioSpace
- Δίσκος για παγάκια
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 9,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 6,00 kg
- Ράφια από γυαλί ασφαλείας

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας




↑
178
↓



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου:

ψυγείο: 18 kg

καταψύκτης: 12 kg



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.



↑
178
↓

Bio
Fresh

Smart
Frost

Soft
System

Smart
Device

A A
↑
G

ICBa 5123 ♦ Plus

ICBa 5123

plus

Τύπος: Πόρτα πάνω στην πόρτα / πλήρως ενσωματωμένη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:

105 / 0,287 kWh

Συνολικός όγκος ¹:

255 l

Όγκος: Θήκη ψυγείου: 103,3 l / Ασφαλές BioFresh: 70,9 l / Χώρος κατάψυξης: 81 l

Κατηγορία θορύβου: 32 db(A) / B SuperSilent

Κατηγορία κλιματισμού: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / ελάχιστο 55,0



Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC, Ηλεκτρονική αφή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο και τον καταψύκτη
- SmartDeviceBox: ως προαιρετικό εξάρτημα
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Καταψύκτης

- Συρτάρι: 3, VarioSpace
- Δίσκος για παγάκια
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 11,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 6,00 kg
- Ράφια από γυαλί ασφαλείας

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά, FlexCube
- ράφια GlassLine: 4, από τα οποία διαιρούνται: 1
- ενσωματωμένο ράφι μπουκαλιών
- Τα χρηματοκιβώτια BioFresh: 2, Χρηματοκιβώτια φρούτων και λαχανικών: 1, Χρηματοκιβώτια κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων: 1
- Φωτισμός οροφής LED




↑
178
↓

Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου:

ψυγείο: 18 kg

καταψύκτης: 12 kg



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.

Πλήρως εντοιχιζόμενος ψυγειοκαταψύκτης

ICBbi 5122

plus

Τύπος: Πόρτα πάνω στην πόρτα / πλήρως ενσωματωμένη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 116 / 0,317 kWh

Συνολικός όγκος¹: 255 l

Όγκος: Θήκη ψυγείου: 130 l / Ασφαλές BioFresh: 70,9 l / Χώρος κατάψυξης: 54 l

Κατηγορία θορύβου: 29 db(A) / A UltraSilent

Κατηγορία κλιματισμού: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / ελάχιστο 55,0



Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC, Ηλεκτρονική αφή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο και τον καταψύκτη
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά, FlexCube
- ράφια GlassLine: 5, από τα οποία διαιρούνται: 1
- ενσωματωμένο ράφι μπουκαλιών
- Τα χρηματοκιβώτια BioFresh: 2, Χρηματοκιβώτια φρούτων και λαχανικών: 1, Χρηματοκιβώτια κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων: 1
- Φωτισμός οροφής LED

Καταψύκτης

- Συρτάρια: 2, VarioSpace
- Δίσκος για παγάκια
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 9,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 4,00 kg
- Ράφια από γυαλί ασφαλείας

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας


↑
178
↓



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου:

ψυγείο: 18 kg

καταψύκτης: 12 kg



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.

ICNd 5603

pure

Τύπος: Πόρτα πάνω στην πόρτα / πλήρως ενσωματωμένη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:

180 / 0,493 kWh

Συνολικός όγκος ¹:

284 l

Όγκος:

Θήκη ψυγείου: 214,9 l / Χώρος κατάψυξης: 70 l

Κατηγορία θορύβου:

33 db(A) / B SuperSilent

Κατηγορία κλιματισμού:

SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ):

194 - 195 / 56 - 57 / ελάχιστο 55,0



Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC, Ηλεκτρονική αφή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο και τον καταψύκτη
- SmartDeviceBox: ως προαιρετικό εξάρτημα
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 9,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 6,00 kg
- Ράφια από γυαλί ασφαλείας

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά
- ράφια GlassLine: 5
- τρία ράφια μπουκαλιών
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 1 με ενσωματωμένο οδηγό συρταριού
- Φωτισμός οροφής LED

Καταψύκτης


- Συρτάρια: 3, VarioSpace



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου:

ψυγείο: 18 kg

καταψύκτης: 12 kg



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μαντεσέδες επίπλων.

ICNbsci 5173

peak
Τύπος: Πόρτα πάνω στην πόρτα / πλήρως ενσωματωμένη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:	A
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	146 / 0,400 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	255 l
Όγκος:	Θήκη ψυγείου: 184,4 l / Χώρος κατάψυξης: 71 l
Κατηγορία θορύβου:	33 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / ελάχιστο 55,0

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower
Ice Maker	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	LED	Fresh Air

Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4"
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο και τον καταψύκτη
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- VarioBoxes εξώφυλλο, μεταβλητή Δίσκος για αυγά, Πιάτο βουτύρου
- ράφια GlassLine: 5, από τα οποία διαίρονται: 1
- VarioSafe
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 1 σε τηλεσκοπικές ράγες
- LED φωτεινό πάνελ διπλής όψης

- IceMaker με υδραυλική σύνδεση 3/4", με φωτισμό LED
- Παραγωγή κύβων πάγου σε 24 ώρες: 1,20 kg
- Αποθήκευση κύβων πάγου: 5,0 kg
- Φωτισμός LED
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 9,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 6,00 kg
- Ράφια από γυαλί ασφαλείας
- Δίσκος κατάψυξης

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας
- Πίσω τοίχωμα και πάνελ πόρτας με φινιρίσμα BlackSteel

Καταψύκτης

- Συρτάρια: 3, σε τηλεσκοπικές ράγες: 2, VarioSpace





↑
178
↓



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου:

ψυγείο: 18 kg
καταψύκτης: 12 kg



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.

Εύκαμπος σωλήνας Panzerflex 3 μέτρων διαθέσιμος ως εξάρτημα

SICNdi 5153

prime

Τύπος: **Πόρτα πάνω στην πόρτα / πλήρως ενσωματωμένη συσκευή**

Ενεργειακή κλάση:	A D
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	181 / 0,495 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	254 l
Όγκος:	Θήκη ψυγείου: 184,4 l / Χώρος κατάψυξης: 70 l
Κατηγορία θορύβου:	34 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / ελάχιστο 55,0

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Light Tower	Soft System
Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Glass & Steel Interior	LED	Vario Safe	

Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4"
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο και τον καταψύκτη
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

- Δίσκος για παγάκια με καπάκι
- Φωτισμός LED
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 9,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 6,00 kg
- Ράφια από γυαλί ασφαλείας

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Θέρμανση πλευρικών τοιχωμάτων και στις δύο πλευρές, κατάλληλο για συνδυασμό με άλλα ψυγεία, καταψύκτες ή/και συσκευές κρασιού
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: αριστερό μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας
- Πίσω τοίχωμα με φινιρίσμα SmartSteel

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Ράφια GlassLine, VarioBoxes εξώφυλλο, μεταβλητή Δίσκος για αυγά, Πιάτο βουτύρου
- ράφια GlassLine: 5, από τα οποία διαιρούνται: 1
- VarioSafe
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 1 σε τηλεσκοπικές ράγες
- LED φωτεινό πάνελ διπλής όψης


Καταψύκτης

- Συρτάρια: 3, VarioSpace



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου:

ψυγείο: 18 kg
καταψύκτης: 12 kg



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.

ICNd 5133

plus

Τύπος: Πόρτα πάνω στην πόρτα / πλήρως ενσωματωμένη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:

183 / 0,501 kWh

Συνολικός όγκος ¹:

254 l

Όγκος:

Θήκη ψυγείου: 183,3 l / Χώρος κατάψυξης: 71 l

Κατηγορία θορύβου:

34 db(A) / B SuperSilent

Κατηγορία κλιματισμού:

SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ):

177,2 - 178,8 / 56 - 57 / ελάχιστο 55,0



Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC, Ηλεκτρονική αφή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο και τον καταψύκτη
- SmartDeviceBox: ως προαιρετικό εξάρτημα
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά, FlexCube
- ράφια GlassLine: 4, από τα οποία διαφάνονται: 1
- VarioSafe
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 1 με ενσωματωμένο οδηγό συρταριού
- Φωτισμός οροφής LED

Καταψύκτης

- Συρτάρια: 3, VarioSpace
- IceMaker με δεξαμενή νερού
- Παραγωγή κύβων πάγου σε 24 ώρες: 1,20 kg
- Αποθήκευση κύβων πάγου: 5,0 kg
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 9,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 6,00 kg
- Ράφια από γυαλί ασφαλείας

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας




↑
178
↓

Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου:

ψυγείο: 18 kg

καταψύκτης: 12 kg



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.

ICNb 5123

plus

Τύπος: Πόρτα πάνω στην πόρτα / πλήρως ενσωματωμένη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: **116 / 0,317 kWh**

Συνολικός όγκος ¹: **253 l**

Όγκος: Θήκη ψυγείου: **183,3 l** / Χώρος κατάψυξης: **70 l**

Κατηγορία θορύβου: **29 db(A) / A UltraSilent**

Κατηγορία κλιματισμού: **SN-T (+10 °C έως +43 °C)**

Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ): **177,2 - 178,8 / 56 - 57 / ελάχιστο 55,0**



Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC, Ηλεκτρονική αφή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο και τον καταψύκτη
- SmartDeviceBox: ως προαιρετικό εξάρτημα
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά, FlexCube
- ράφια GlassLine: 5, από τα οποία διαιρούνται: 1
- VarioSafe
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 1 με ενσωματωμένο οδηγό συρταριού
- Φωτισμός οροφής LED

Καταψύκτης

- Συρτάρια: 3, VarioSpace
- Δίσκος για παγάκια
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 9,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 6,00 kg
- Ράφια από γυαλί ασφαλείας

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού


- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετatrέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου:

ψυγείο: 18 kg

καταψύκτης: 12 kg



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.

ICNSd 5123

plus

Τύπος: **Συρόμενη πόρτα / πλήρως ενσωματωμένη συσκευή**

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:

181 / 0,495 kWh

Συνολικός όγκος ¹:

253 l

Όγκος:

Θήκη ψυγείου: **183,3 l** / Χώρος κατάψυξης: **70 l**

Κατηγορία θορύβου:

34 db(A) / B SuperSilent

Κατηγορία κλιματισμού:

SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ): **177,2 - 178,8 / 56 - 57 / ελάχιστο 55,0**



Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC, Ηλεκτρονική αψή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο και τον καταψύκτη
- SmartDeviceBox: ως προαιρετικό εξάρτημα
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά, FlexCube
- ράφια GlassLine: 5, από τα οποία διαιρούνται: 1
- VarioSafe
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 1 με ενσωματωμένο οδηγό συρταριού
- Φωτισμός οροφής LED


Καταψύκτης

- Συρτάρια: 3, VarioSpace
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 9,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 6,00 kg
- Ράφια από γυαλί ασφαλείας

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας

↑
178
↓



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.

ICc 5123

plus

Τύπος: **Πόρτα πάνω στην πόρτα / πλήρως ενσωματωμένη συσκευή**

Ενεργειακή κλάση:	A C
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	146 / 0,400 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	264 l
Όγκος:	Θήκη ψυγείου: 183,3 l / Χώρος κατάψυξης: 81 l
Κατηγορία θορύβου:	33 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / ελάχιστο 55,0

Easy Fresh	Duo Cooling	Smart Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Super Silent	Touch Display
Vario Space	Smart Device ready	LED	Vario Safe				

Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC, Ηλεκτρονική αφή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο και τον καταψύκτη
- SmartDeviceBox: ως προαιρετικό εξάρτημα
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά, FlexCube
- ράφια GlassLine: 5, από τα οποία διαιρούνται: 1
- VarioSafe
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 1 με ενσωματωμένο οδηγό συρταριού
- Φωτισμός οροφής LED

Καταψύκτης

- Συρτάρι: 3, VarioSpace
- Δίσκος για παγάκια
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 11,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 6,00 kg
- Ράφια από γυαλί ασφαλείας


Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετatrέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου:

ψυγείο: 18 kg
καταψύκτης: 12 kg



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.



IRBbsci 5170 Δ Σειρά Peak

Εντοιχιζόμενα ψυγεία



Επισκόπηση σειράς



○ Σειρά Pure



◇ Σειρά Plus



◊ Σειρά Prime



△ Σειρά Peak

	○ Σειρά Pure	◇ Σειρά Plus	⬡ Σειρά Prime	△ Σειρά Peak
Τεχνολογία φρέσκων τροφίμων	EasyFresh πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες *	EasyFresh πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες *	EasyFresh	
		BioFresh πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες	BioFresh με SoftTelescopic	BioFresh Professional με SoftTelescopic
				HydroBreeze
				Συρτάρι Fish & Seafood *
Άνεση και ευελιξία	Φίλτρο FreshAir	Φίλτρο FreshAir	Φίλτρο FreshAir	Φίλτρο FreshAir
		Διαιρούμενο γυάλινο ράφι	Διαιρούμενη γυάλινη πλάκα	Διαιρούμενη γυάλινη πλάκα
		Μηχανισμός απαλού κλεισίματος SoftSystem	SoftSystem – Απαλό κλείσιμο	SoftSystem – Απαλό κλείσιμο
		VarioSafe *	VarioSafe *	VarioSafe
			VarioBoxes *	VarioBox
			Βουτυροθήκη	Βουτυροθήκη
	Αυγοθήκη	Αυγοθήκη	Πολυμορφική αυγοθήκη	Πολυμορφική αυγοθήκη
		Ράφι φιαλών	Ράφι φιαλών	Ράφι φιαλών
		Παγοθήκη	Παγοθήκη με καπάκι	Παγοθήκη με καπάκι
		FlexSystem		
				AutoDoor
				Συρτάρια ψυγείου OpenStage
Design	Φωτισμός οροφής ή πλευρικός φωτισμός ψυγείου	Φωτισμός οροφής ή πλευρικός φωτισμός ψυγείου	LightTower	LightTower
			Φως συρταριού BioFresh	Φως συρταριού BioFresh
				Φωτισμός ανεμιστήρα
	Διαφανές τζάμι	Διαφανές τζάμι	Σατινέ τζάμι	Σατινέ τζάμι
	Οθόνη αφής	Οθόνη αφής	Οθόνη Touch & Swipe	Οθόνη Touch & Swipe
Συνδεσιμότητα (SmartDeviceBox)	Με δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης	Με δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης ή ενσωματωμένο (μοντέλα «i»)	Ενσωματωμένο (μοντέλα «i»)	Ενσωματωμένο (μοντέλα «i» και μοντέλα AutoDoor)
Νερό				InfinitySpring

Ο διαφοροποιημένος εξοπλισμός **επισημαίνεται** στην επόμενη υψηλότερη σειρά.



Bio
Fresh

Μοναδικά χαρακτηριστικά



BioFresh με HydroBreeze

Θέλετε να ψύξετε φρούτα και λαχανικά σαν επαγγελματίες; Το HydroBreeze θα σας ενθουσιάσει: Το σύννεφο δροσιάς σε συνδυασμό με τη θερμοκρασία στο συρτάρι στους 0 °C, δημιουργεί επιπλέον συνθήκες για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των τροφίμων. Και προσφέρει ένα οπτικά εντυπωσιακό αποτέλεσμα.



BioFresh

Όταν αποθηκεύονται τα τρόφιμά σας σε μια θερμοκρασία λίγο πάνω από 0 °C και στο σωστό επίπεδο υγρασίας τα τρόφιμά σας διατηρούν τις βιταμίνες τους για πολύ περισσότερο απ' ό,τι σε έναν συμβατικό χώρο του ψυγείου.



EasyFresh

Εγγύηση για φρέσκα προϊόντα στο σπίτι σας αποτελεί το συρτάρι EasyFresh. Είτε πρόκειται για μη συσκευασμένα φρούτα, λαχανικά ή καρπούς: εδώ αποθηκεύονται όλα ιδανικά. Μέσω των τροφίμων η υγρασία αέρα στο συρτάρι αυξάνεται χάρη στο στεγανό κλείσιμο. Με τον τρόπο αυτό, τα τρόφιμα παραμένουν φρέσκα για μεγάλο διάστημα.



LED

Για γρήγορη επισκόπηση στο ψυγείο: Χάρη στον πλευρικό φωτισμό LED και στις δύο πλευρές έχετε ανά πάσα στιγμή επισκόπηση των τροφίμων σας. Οι λυχνίες LED είναι τοποθετημένες έτσι ώστε το μεγάλο ψυγείο να φωτίζεται ακόμα και όταν έχει μέσα τρόφιμα. Και επειδή οι λυχνίες LED είναι ενσωματωμένες στο ίδιο επίπεδο με τα πλαϊνά τοιχώματα, διατηρείται πλήρως η πολύτιμη επιφάνεια χρήσης.



VarioSafe

Θέλετε να αποθηκεύσετε μια πολυώροφη τούρτα-παγωτό μέχρι το καλοκαιρινό πάρτι; Αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα για τον Liebherr καταψύκτη σας: γιατί γνωρίζετε ότι κάποιες φορές χρειάζεστε περισσότερο χώρο και φτιάχτηκε για αυτό. Χάρη στο σύστημα VarioSpace, μπορείτε να αφαιρέσετε μεμονωμένα συρτάκια κατάψυξης και τα ενδιάμεσα γυάλινα ράφια που βρίσκονται από κάτω. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείτε έναν extra μεγάλο χώρο αποθήκευσης.



SoftTelescopic

Απολαύστε το άνοιγμα των συρταριών BioFresh: Όχι μόνο λόγω των φρέσκων τροφίμων – αλλά και γιατί το άνοιγμα είναι τόσο εύκολο και το κλείσιμο γίνεται αυτόνομα και απαλά. Αυτό το προσφέρουν οι τηλεσκοπικές ράβδους, επάνω στις οποίες τα συρτάκια εξέρχονται απαλά. Και επειδή εξέρχονται πλήρως, έχετε την καλύτερη επισκόπηση στο περιεχόμενο.



Auto
Door

Ακόμα μία κίνηση λιγότερη.

Η λειτουργία μας AutoDoor τελειοποιεί την κουζίνα χωρίς χερούλια, καθώς οι συσκευές της Liebherr ανοίγουν και κλείνουν εντελώς αυτόματα – με ένα ελαφρύ χτύπημα, μέσω της εφαρμογής SmartDevice ή με φωνητική εντολή. Έτσι, η λαβή και η πρόσοψη της συσκευής παραμένουν καθαρές, ακόμη κι όταν τα χέρια είναι λίγο κολλώδη.

Οι πρώτες στον κόσμο ψυκτικές και καταψυκτικές συσκευές που ανοίγουν και κλείνουν πλήρως αυτόματα. Μπορείτε να ρυθμίσετε εξατομικευμένα τη γωνία ανοίγματος και τον χρόνο μέχρι το κλείσιμο. Και, όταν χρειάζεται, μπορείτε να τις ανοίξετε και να τις κλείνετε εξίσου εύκολα χειροκίνητα ή μέσω smartphone.



IRBac 5190

peak

Τύπος: **Πόρτα πάνω στην πόρτα / πλήρως ενσωματωμένη συσκευή**

Ενεργειακή κλάση:	A C
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	100 / 0,273 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	296 l
Όγκος:	Θήκη ψυγείου: 198,1 l / Ασφαλές BioFresh: 97,9 l
Κατηγορία θορύβου:	32 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ):	177,7 - 179,3 / 56 - 57 / ελάχιστο 55,0

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Light Tower	Infinity Spring	Auto Door	Soft System	Super Silent
Touch & Swipe Display	Smart Device	Glass & Steel Interior	Soft Telescopic Rails	Fresh Air	LED	Vario Safe	

Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4"
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο και το διαμέρισμα BioFresh
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός
- Τα χρηματοκιβώτια BioFresh: 3, με SoftTelescopic, Χρηματοκιβώτια φρούτων και λαχανικών: 2, με HydroBreeze: 1, Χρηματοκιβώτια κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων: 1, FlexSystem: 1
- InfinitySpring με υδραυλική σύνδεση 3/4"
- LED φωτεινό πάνελ διπλής όψης

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Ράφια GlassLine, VarioBoxes εξώφυλλο, μεταβλητή Δίσκος για αυγά, Πιάτο βουτύρου
- ράφια GlassLine: 7, από τα οποία διαρούνται: 1
- VarioSafe
- ενσωματωμένο ράφι μπουκαλιών
- Φωτισμός LED BioFresh
- Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο, μόνο από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της Liebherr
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας
- Πίσω τοίχωμα και πάνελ πόρτας με φινιρίσμα SmartSteel





↑
178
↓



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου:

ψυγείο: 26 kg



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μαντεσέδες επίπλων.

Εύκαμπτος σωλήνας Panzerflex 3 μέτρων διαθέσιμος ως εξάρτημα

IRBAc 5171

↑
178
↓

Τύπος: **peak**
Πόρτα πάνω στην πόρτα / πλήρως ενσωματωμένη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	131 / 0,358 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	276 l
Όγκος: Θήκη ψυγείου: 151,6 l / Ασφαλές BioFresh: 97,9 l / Χώρος κατάψυξης: 27 l	
Κατηγορία θορύβου:	33 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Light Tower	Auto Door	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display
Smart Device	Glass & Steel interior	Soft Telescopic Rails	Fresh Air	LED	Vario Safe		

Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4"
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο και το διαμέρισμα BioFresh
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Ράφια GlassLine, VarioBoxes εξώφυλλο, μεταβλητή Δίσκος για αυγά, Πιάτο βουτύρου
- ράφια GlassLine: 5, από τα οποία διαρούνται: 1
- VarioSafe
- ενσωματωμένο ράφι μπουκαλιών
- Φωτισμός LED BioFresh
- Τα χρηματοκιβώτια BioFresh: 3, με SoftTelescopic, Χρηματοκιβώτια φρούτων και λαχανικών: 2, με HydroBreeze: 1, Χρηματοκιβώτια κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων: 1, FlexSystem: 1
- LED φωτεινό πάνελ διπλής όψης

Καταψύκτης

- Θάλαμος κατάψυξης 4 αστέρων
- Δίσκος για παγάκια με καπάκι
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 14,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 2,00 kg


Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο, μόνο από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της Liebherr
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας
- Πίσω τοίχωμα και πάνελ πόρτας με φινιρίσμα SmartSteel



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου:

ψυγείο: 26 kg



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.

IRBci 5180

peak

Τύπος: **Πόρτα πάνω στην πόρτα / πλήρως ενσωματωμένη συσκευή**

Ενεργειακή κλάση:	A C
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	100 / 0,273 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	296 l
Όγκος:	Θήκη ψυγείου: 198,1 l / Ασφαλές BioFresh: 97,9 l
Κατηγορία θορύβου:	32 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / ελάχιστο 55,0

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Light Tower	Infinity Spring	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display
Smart Device	Glass & Steel Interior	Soft Telescopic Rails	Fresh Air	LED	Vario Safe		

Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4"
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο και το διαμέρισμα BioFresh
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

- Τα χρηματοκιβώτια BioFresh: 3, με SoftTelescopic, Χρηματοκιβώτια φρούτων και λαχανικών: 2, με HydroBreeze: 1, Χρηματοκιβώτια κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων: 1, FlexSystem: 1
- InfinitySpring με υδραυλική σύνδεση 3/4"
- LED φωτεινό πάνελ διπλής όψης

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Ράφια GlassLine, VarioBoxes εξώφυλλο, μεταβλητή Δίσκος για αυγά, Πιάτο βουτύρου
- ράφια GlassLine: 7, από τα οποία διαιρούνται: 1
- VarioSafe
- ενσωματωμένο ράφι μπουκαλιών
- Φωτισμός LED BioFresh

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας
- Πίσω τοίχωμα και πάνελ πόρτας με φινίρισμα SmartSteel





↑
178
↓



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου:

ψυγείο: 26 kg



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μαντεσέδες επίπλων.

Εύκαμπτος σωλήνας Panzerflex 3 μέτρων διαθέσιμος ως εξάρτημα



Συρτάρια OpenStage

Τώρα όλα γίνονται πιο οργανωμένα: τα διαφορετικά ύψη των συρταριών διευκολύνουν την αποθήκευση τροφίμων διαφόρων μεγεθών. Στο κάτω συρτάρι, πρακτικά διαχωριστικά εξασφαλίζουν σταθερή τοποθέτηση των μπουκαλιών σας. Επιπλέον, χάρη στα διαφανή συρτάρια GlassLine, έχετε από κάτω προς τα πάνω πλήρη και καθαρή οπτική εικόνα όλων των τροφίμων σας.



Σύστημα PowerCooling

Θέλετε να είστε σίγουροι ότι η ψύξη στη συσκευή σας κατανέμεται σχεδόν ομοιόμορφα; Αυτό εξασφαλίζει το σύστημα PowerCooling: ο ισχυρός αλλά και αθόρυβος ανεμιστήρας διανέμει αποτελεσματικά τον κρύο αέρα σε ολόκληρο τον θάλαμο ψύξης.

IRBPCi 5170

peak

Τύπος: Πόρτα πάνω στην πόρτα / πλήρως ενσωματωμένη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 100 / 0,273 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 297 l

Όγκος: Θήκη ψυγείου: 199 l / Ασφαλές BioFresh: 98,4 l

Κατηγορία θορύβου: 31 db(A) / B SuperSilent

Κατηγορία κλιματισμού: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / ελάχιστο 55,0



Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4"
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο και το διαμέρισμα BioFresh
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετatrέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας
- Πίσω τοίχωμα και πάνελ πόρτας με φινίρισμα SmartSteel

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- μεταβλητή Δίσκος για αυγά, Πιάτο βουτύρου
- ράφια GlassLine: 6
- ενσωματωμένο ράφι μπουκαλιών
- Φωτισμός LED BioFresh
- Τα χρηματοκιβώτια BioFresh: 3, με SoftTelescopic, Χρηματοκιβώτια φρούτων και λαχανικών: 2, Χρηματοκιβώτια κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων: 1, FlexSystem: 1
- LED φωτεινό πάνελ διπλής όψης




↑
178
↓



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου:

ψυγείο: 26 kg



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μαντεσέδες επίπλων.

IRBbsci 5170

↑
178
↓

Τύπος: **peak**
Πόρτα πάνω στην πόρτα / πλήρως ενσωματωμένη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:	A++
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	100 / 0,273 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	296 l
Όγκος:	Θήκη ψυγείου: 198,1 l / Ασφαλές BioFresh: 97,9 l
Κατηγορία θορύβου:	32 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / ελάχιστο 55,0

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display
Smart Device	Soft Telescopic Rails	Fresh Air	LED	Vario Safe			

Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4"
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο και το διαμέρισμα BioFresh
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- VarioBoxes εξώφυλλο, μεταβλητή Δίσκος για αυγά, Πιάτο βουτύρου
- ράφια GlassLine: 7, από τα οποία διαίρουνται: 1
- VarioSafe
- ενσωματωμένο ράφι μπουκαλιών
- Φωτισμός LED BioFresh

- Τα χρηματοκιβώτια BioFresh: 3, με SoftTelescopic, Χρηματοκιβώτια φρούτων και λαχανικών: 2, με HydroBreeze: 1, Χρηματοκιβώτια κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων: 1, FlexSystem: 1
- LED φωτεινό πάνελ διπλής όψης


Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας
- Πίσω τοίχωμα και πάνελ πόρτας με φινιρίσμα BlackSteel



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου:

ψυγείο: 26 kg



Σημείωση:


Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.

IRBci 5170

peak

Τύπος: **Πόρτα πάνω στην πόρτα / πλήρως ενσωματωμένη συσκευή**

Ενεργειακή κλάση:	A C
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	100 / 0,273 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	296 l
Όγκος:	Θήκη ψυγείου: 198,1 l / Ασφαλές BioFresh: 97,9 l
Κατηγορία θορύβου:	32 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / ελάχιστο 55,0



Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4"
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο και το διαμέρισμα BioFresh
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

- Τα χρηματοκιβώτια BioFresh: 3, με SoftTelescopic, Χρηματοκιβώτια φρούτων και λαχανικών: 2, με HydroBreeze: 1, Χρηματοκιβώτια κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων: 1, FlexSystem: 1
- LED φωτεινό πάνελ διπλής όψης

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετράτση
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας
- Πίσω τοίχωμα και πάνελ πόρτας με φινιρίσμα SmartSteel

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Ράφια GlassLine, VarioBoxes εξώφυλλο, μεταβλητή Δίσκος για αυγά, Πιάτο βουτύρου
- ράφια GlassLine: 7, από τα οποία διαιρούνται: 1
- VarioSafe
- ενσωματωμένο ράφι μπουκαλιών
- Φωτισμός LED BioFresh




↑
178
↓



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου:

ψυγείο: 26 kg



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.

Πλήρως εντοιχιζόμενο ψυγείο

IRBdi 5170

peak
Τύπος: **Πόρτα πάνω στην πόρτα / πλήρως ενσωματωμένη συσκευή**

Ενεργειακή κλάση:	A
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	124 / 0,339 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	293 l
Όγκος:	Θήκη ψυγείου: 198,1 l / Ασφαλές BioFresh: 95,2 l
Κατηγορία θορύβου:	29 db(A) / A UltraSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / ελάχιστο 55,0

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Super Cool	Light Tower	Soft System	Ultra Silent	Touch & Swipe Display
Smart Device	Glass & Steel interior	Soft Telescopic Rails	Fresh Air	LED	Vario Safe		

Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4"
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο και το διαμέρισμα BioFresh
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Ράφια GlassLine, VarioBoxes εξώφυλλο, μεταβλητή Δίσκος για αυγά, Πιάτο βουτύρου
- ράφια GlassLine: 7, από τα οποία διαρούνται: 1
- VarioSafe
- ενσωματωμένο ράφι μπουκαλιών
- Φωτισμός LED BioFresh

- Τα χρηματοκιβώτια BioFresh: 3, με SoftTelescopic, Χρηματοκιβώτια φρούτων και λαχανικών: 1, με HydroBreeze: 1, Χρηματοκιβώτια για ψάρια και θαλασσινά: 1, Χρηματοκιβώτια κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων: 1, FlexSystem: 1
- LED φωτεινό πάνελ διπλής όψης

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας
- Πίσω τοίχωμα και πάνελ πόρτας με φινιρίσμα SmartSteel




↑
178
↓



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου:

ψυγείο: 26 kg



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.

IRBbsci 5171

peak

Τύπος: **Πόρτα πάνω στην πόρτα / πλήρως ενσωματωμένη συσκευή**

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: **131 / 0,358 kWh**

Συνολικός όγκος ¹: **276 l**

Όγκος: Θήκη ψυγείου: **151,6 l** / Ασφαλές BioFresh: **97,9 l** / Χώρος κατάψυξης: **27 l**

Κατηγορία θορύβου: **33 db(A) / B SuperSilent**

Κατηγορία κλιματισμού: **SN-T (+10 °C έως +43 °C)**



Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4"
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο και το διαμέρισμα BioFresh
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- VarioBoxes εξώφυλλο, μεταβλητή Δίσκος για αυγά, Πιάτο βουτύρου
- ράφια GlassLine: 5, από τα οποία διαιρούνται: 1
- VarioSafe
- ενσωματωμένο ράφι μπουκαλιών
- Φωτισμός LED BioFresh

- Τα χρηματοκιβώτια BioFresh: 3, με SoftTelescopic, Χρηματοκιβώτια φρούτων και λαχανικών: 2, με HydroBreeze: 1, Χρηματοκιβώτια κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων: 1, FlexSystem: 1
- LED φωτεινό πάνελ διπλής όψης

Καταψύκτης

- Θάλαμος κατάψυξης 4 αστερών
- Δίσκος για παγάκια με καπάκι
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 14,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 2,00 kg

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού


- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετatrέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας
- Πίσω τοίχωμα και πάνελ πόρτας με φινίρισμα BlackSteel



↑
178
↓

Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου:

ψυγείο: 26 kg



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.

IRBbi 5150

prime

Τύπος: Πόρτα πάνω στην πόρτα / πλήρως ενσωματωμένη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 80 / 0,219 kWh

Συνολικός όγκος¹: 296 l

Όγκος: Θήκη ψυγείου: 197,7 l / Ασφαλές BioFresh: 98,4 l

Κατηγορία θορύβου: 29 db(A) / A UltraSilent

Κατηγορία κλιματισμού: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / ελάχιστο 55,0



Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4"
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο και το διαμέρισμα BioFresh
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

- Τα χρηματοκιβώτια BioFresh: 3, με SoftTelescopic, Χρηματοκιβώτια φρούτων και λαχανικών: 2, Χρηματοκιβώτια κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων: 1
- LED φωτεινό πάνελ διπλής όψης

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας
- Πίσω τοίχωμα με φινιρίσμα SmartSteel

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Ράφια GlassLine, VarioBoxes εξώφυλλο, μεταβλητή Δίσκος για αυγά, Πιάτο βουτύρου
- ράφια GlassLine: 7, από τα οποία διαιρούνται: 1
- VarioSafe
- ενσωματωμένο ράφι μπουκαλιών
- Φωτισμός LED BioFresh




↑
178
↓



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου:

ψυγείο: 26 kg



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.

IRBbi 5151

prime

Τύπος: Πόρτα πάνω στην πόρτα / πλήρως ενσωματωμένη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: **104 / 0,284 kWh**


Συνολικός όγκος ¹: **276 l**

Όγκος: Θήκη ψυγείου: **151,3 l** / Ασφαλές BioFresh: **98,4 l** / Χώρος κατάψυξης: **27 l**

Κατηγορία θορύβου: **32 db(A) / B SuperSilent**

Κατηγορία κλιματισμού: **SN-T (+10 °C έως +43 °C)**

Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ): **177,2 - 178,8 / 56 - 57 / ελάχιστο 55,0**



Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4"
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο και το διαμέρισμα BioFresh
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Ράφια GlassLine, VarioBoxes εξώφυλλο, μεταβλητή Δίσκος για αυγά, Πιάτο βουτύρου
- ράφια GlassLine: 5, από τα οποία διαιρούνται: 1
- VarioSafe
- ενσωματωμένο ράφι μπουκαλιών
- Φωτισμός LED BioFresh

- Τα χρηματοκιβώτια BioFresh: 3, με SoftTelescopic, Χρηματοκιβώτια φρούτων και λαχανικών: 2, Χρηματοκιβώτια κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων: 1
- LED φωτεινό πάνελ διπλής όψης

Καταψύκτης

- Θάλαμος κατάψυξης 4 αστερών
- Δίσκος για παγάκια με καπάκι
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 14,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 2,00 kg

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού


- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετρίσιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας
- Πίσω τοίχωμα με φινιρίσμα SmartSteel



↑
178
↓

Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου:

ψυγείο: 26 kg



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μαντεσέδες επίπλων.

Πλήρως εντοιχιζόμενο ψυγείο

IRBc 5120

plus

Τύπος: Πόρτα πάνω στην πόρτα / πλήρως ενσωματωμένη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 100 / 0,273 kWh

Συνολικός όγκος¹: 294 l

Όγκος: Θήκη ψυγείου: 195,8 l / Ασφαλές BioFresh: 98,2 l

Κατηγορία θορύβου: 32 db(A) / B SuperSilent

Κατηγορία κλιματισμού: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / ελάχιστο 55,0



Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC, Ηλεκτρονική αφή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το διαμέρισμα του ψυγείου
- SmartDeviceBox: ως προαιρετικό εξάρτημα
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά, FlexCube
- ράφια GlassLine: 7, από τα οποία διαιρούνται: 1
- ενσωματωμένο ράφι μπουκαλιών
- Τα χρηματοκιβώτια BioFresh: 3, Χρηματοκιβώτια φρούτων και λαχανικών: 2, Χρηματοκιβώτια κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων: 1
- Φωτισμός οροφής LED

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού


- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας



↑
178
↓

Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου:

ψυγείο: 26 kg



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.

IRBc 5121

plus

Τύπος: Πόρτα πάνω στην πόρτα / πλήρως ενσωματωμένη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:

131 / 0,358 kWh

Συνολικός όγκος ¹:

275 l

Όγκος: Θήκη ψυγείου: 150,2 l / Ασφαλές BioFresh: 98,2 l / Χώρος κατάψυξης: 27 l

Κατηγορία θορύβου: 33 db(A) / B SuperSilent

Κατηγορία κλιματισμού: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / ελάχιστο 55,0



Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC, Ηλεκτρονική αφή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το διαμέρισμα του ψυγείου
- SmartDeviceBox: ως προαιρετικό εξάρτημα
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Κατάψυκτης

- Θάλαμος κατάψυξης 4 αστέρων
- Δίσκος για παγάκια
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 14,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 2,00 kg

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετatrέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας

Ψυγείο και τμήμα BioFresh


- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά, FlexCube
- ράφια GlassLine: 5, από τα οποία διαιρούνται: 1
- ενσωματωμένο ράφι μπουκαλιών
- Τα χρηματοκιβώτια BioFresh: 3, Χρηματοκιβώτια φρούτων και λαχανικών: 2, Χρηματοκιβώτια κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων: 1
- LED-Licht beidseitig



↑
178
↓

Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου:

ψυγείο: 26 kg



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.

IRCBe 5121

plus

Τύπος: Πόρτα πάνω στην πόρτα / πλήρως ενσωματωμένη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:

176 / 0,482 kWh

Συνολικός όγκος¹:

265 l

Όγκος: Θήκη ψυγείου: 83 l / Ασφαλές BioFresh: 70,9 l / Διαμέρισμα κελάρι: 95,9 l /

Χώρος κατάψυξης: 16 l

Κατηγορία θορύβου:

35 db(A) / B SuperSilent

Κατηγορία κλιματισμού:

SN-ST (+10 °C έως +38 °C)

Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ):

177,2 - 178,8 / 56 - 57 / ελάχιστο 55,0



Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC, Ηλεκτρονική αφή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο και το διαμέρισμα κελάρι
- SmartDeviceBox: ως προαιρετικό εξάρτημα
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά, FlexCube
- ράφια GlassLine: 3, από τα οποία διαιρούνται: 1
- ενσωματωμένο ράφι μπουκαλιών
- Τα χρηματοκιβώτια BioFresh: 2, Χρηματοκιβώτια φρούτων και λαχανικών: 1, Χρηματοκιβώτια κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων: 1

- συρτάρι: συρόμενο συρτάρι με ράφι για μπουκάλια, με SoftTelescopic
- LED-Licht beidseitig

Δροσερή ζώνη

- αφαιρούμενο καλάθι μπουκαλιών

Καταψύκτης

- Θάλαμος κατάψυξης 4 αστέρων
- Δίσκος για παγάκια
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 9,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 2,00 kg

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας


↑
178
↓



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου:

ψυγείο: 18 kg

κελάρι: 12 kg



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.

IRCe 5121

plus

↑
178
↓

Τύπος:	Πόρτα πάνω στην πόρτα / πλήρως ενσωματωμένη συσκευή		
Ενεργειακή κλάση:			
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	152 / 0,416 kWh		
Συνολικός όγκος ¹ :	274 l		
Όγκος: Θήκη ψυγείου: 162,2 l / Διαμέρισμα κελάρι: 95,9 l / Χώρος κατάψυξης: 16 l			
Κατηγορία θορύβου:	32 db(A) / B SuperSilent		
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-ST (+10 °C έως +38 °C)		
Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / ελάχιστο 55,0		



Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC, Ηλεκτρονική αφή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο και το διαμέρισμα κελάρι
- SmartDeviceBox: ως προαιρετικό εξάρτημα
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Δροσερή ζώνη

- αφαιρούμενο καλάθι μπουκαλιών

Κατάψυκτης

- Θάλαμος κατάψυξης 4 αστέρων
- Δίσκος για παγάκια
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 9,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 2,00 kg

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά, FlexCube
- ράφια GlassLine: 3, από τα οποία διαιρούνται: 1
- VarioSafe
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 1 με ενσωματωμένο οδηγό συρταριού
- συρτάρι: συρόμενο συρτάρι με ράφι για μπουκάλια, με SoftTelescopic
- LED-Licht beidseitig


Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου:

ψυγείο: 18 kg
κελάρι: 12 kg



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.

IRDdi 5120

plus

Τύπος: **Πόρτα πάνω στην πόρτα / πλήρως ενσωματωμένη συσκευή**

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:

91 / 0,249 kWh

Συνολικός όγκος ¹:

309 l

Όγκος:

Θήκη ψυγείου: **309,1 l**

Κατηγορία θορύβου:

33 db(A) / B SuperSilent

Κατηγορία κλιματισμού:

SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ): **177,2 - 178,8 / 56 - 57 / ελάχιστο 55,0**



Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC, Ηλεκτρονική αφή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

- Μεγάλη θήκη φρούτων/λαχανικών με μερική επέκταση σε τηλεσκοπικές ράγες
- Φωτισμός οροφής LED

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά, FlexCube
- ράφια GlassLine: 5, από τα οποία διαιρούνται: 1
- VarioSafe
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 1 σε τηλεσκοπικές ράγες
- δύο αφαιρούμενα καλάθια για μπουκάλια




↑
178
↓



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου:

ψυγείο: 26 kg



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.

IRDdi 5121

plus

Τύπος: **Πόρτα πάνω στην πόρτα / πλήρως ενσωματωμένη συσκευή**

Ενεργειακή κλάση:	A D
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	137 / 0,375 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	286 l
Όγκος:	Θήκη ψυγείου: 259,2 l / Χώρος κατάψυξης: 27 l
Κατηγορία θορύβου:	34 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / ελάχιστο 55,0



Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC, Ηλεκτρονική αφή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το διαμέρισμα του ψυγείου
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

- Μεγάλη θήκη φρούτων/λαχανικών με μερική επέκταση σε τηλεσκοπικές ράγες
- LED-Licht beidseitig

Καταψύκτης

- Θάλαμος κατάψυξης 4 αστέρων
- Δίσκος για παγάκια
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 14,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 2,00 kg

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά, FlexCube
- ράφια GlassLine: 3, από τα οποία διαιρούνται: 1
- VarioSafe
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 1 σε τηλεσκοπικές ράγες
- δύο αφαιρούμενα καλάθια για μπουκάλια

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού


- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας



↑
178
↓



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου:
ψυγείο: 26 kg



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μαντεσέδες επίπλων.

IRBdi 4851

prime

Τύπος: **Πόρτα πάνω στην πόρτα / πλήρως ενσωματωμένη συσκευή**

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: **155 / 0,424 kWh**

Συνολικός όγκος ¹: **238 l**

Όγκος: Θήκη ψυγείου: **144,2 l** / Ασφαλές BioFresh: **67,0 l** / Χώρος κατάψυξης: **27 l**

Κατηγορία θορύβου: **33 db(A) / B SuperSilent**

Κατηγορία κλιματισμού: **SN-T (+10 °C έως +43 °C)**



Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4"
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο και το διαμέρισμα BioFresh
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Ράφια GlassLine, VarioBoxes εξώφυλλο, μεταβλητή Δίσκος για αυγά, Πιάτο βουτύρου
- ράφια GlassLine: 5, από τα οποία διατρούνται: 1
- VarioSafe
- ενσωματωμένο ράφι μπουκαλιών
- Φωτισμός LED BioFresh

- Τα χρηματοκιβώτια BioFresh: 2, με SoftTelescopic, Χρηματοκιβώτια φρούτων και λαχανικών: 1, Χρηματοκιβώτια κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων: 1
- LED φωτεινό πάνελ διπλής όψης

Καταψύκτης

- Θάλαμος κατάψυξης 4 αστέρων
- Δίσκος για παγάκια με καπάκι
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 14,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 2,00 kg

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας
- Πίσω τοίχωμα με φινιρίσμα SmartSteel




↑
158
↓



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου:

ψυγείο: 22 kg



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.

IRBbsbi 4570

peak

Τύπος: **Πόρτα πάνω στην πόρτα / πλήρως ενσωματωμένη συσκευή**

Ενεργειακή κλάση:	A B
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	73 / 0,200 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	224 l
Όγκος:	Θήκη ψυγείου: 158 l / Ασφαλές BioFresh: 66,6 l
Κατηγορία θορύβου:	29 db(A) / A UltraSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ):	139,7 - 141,3 / 56 - 57 / ελάχιστο 55,0

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Ultra Silent	Touch & Swipe Display
Smart Device	Soft Telescopic Rails	Fresh Air	LED	Vario Safe			

Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4"
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο και το διαμέρισμα BioFresh
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

- Τα χρηματοκιβώτια BioFresh: 2, με SoftTelescopic, Χρηματοκιβώτια φρούτων και λαχανικών: 1, με HydroBreeze: 1, Χρηματοκιβώτια κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων: 1, FlexSystem: 1
- LED φωτεινό πάνελ διπλής όψης

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετatrέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας
- Πίσω τοίχωμα και πάνελ πόρτας με φινίρισμα BlackSteel


Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- VarioBoxes εξώφυλλο, μεταβλητή Δίσκος για αυγά, Πιάτο βουτύρου
- ράφια GlassLine: 5, από τα οποία διαιρούνται: 1
- VarioSafe
- ενσωματωμένο ράφι μπουκαλιών
- Φωτισμός LED BioFresh



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου:

ψυγείο: 21 kg



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.

IRBci 4571

peak

Τύπος: Πόρτα πάνω στην πόρτα / πλήρως ενσωματωμένη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:

116 / 0,317 kWh

Συνολικός όγκος¹:


207 l

Όγκος: Θήκη ψυγείου: 125,4 l / Ασφαλές BioFresh: 66,6 l / Χώρος κατάψυξης: 16 l

Κατηγορία θορύβου: 33 db(A) / B SuperSilent

Κατηγορία κλιματισμού: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ): 139,7 - 141,3 / 56 - 57 / ελάχιστο 55,0



Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4"
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο και το διαμέρισμα BioFresh
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Ράφια GlassLine, VarioBoxes εξώφυλλο, μεταβλητή Δίσκος για αυγά, Πιάτο βουτύρου
- ράφια GlassLine: 4, από τα οποία διαιρούνται: 1
- VarioSafe
- ενσωματωμένο ράφι μπουκαλιών
- Φωτισμός LED BioFresh

- Τα χρηματοκιβώτια BioFresh: 2, με SoftTelescopic, Χρηματοκιβώτια φρούτων και λαχανικών: 1, με HydroBreeze: 1, Χρηματοκιβώτια κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων: 1, FlexSystem: 1
- LED φωτεινό πάνελ διπλής όψης

Καταψύκτης

- Θάλαμος κατάψυξης 4 αστερών
- Δίσκος για παγάκια με καπάκι
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 9,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 2,00 kg

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας
- Πίσω τοίχωμα και πάνελ πόρτας με φινιρίσμα SmartSteel




↑
140
↓



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου:

ψυγείο: 21 kg



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.

IRBci 4550

prime

Τύπος: Πόρτα πάνω στην πόρτα / πλήρως ενσωματωμένη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:

92 / 0,252 kWh

Συνολικός όγκος ¹:

224 l

Όγκος:

Θήκη ψυγείου: 157,6 l / Ασφαλές BioFresh: 67,0 l

Κατηγορία θορύβου:

32 db(A) / B SuperSilent

Κατηγορία κλιματισμού:

SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ):

139,7 - 141,3 / 56 - 57 / ελάχιστο 55,0



Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4"
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο και το διαμέρισμα BioFresh
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

- Τα χρηματοκιβώτια BioFresh: 2, με SoftTelescopic, Χρηματοκιβώτια φρούτων και λαχανικών: 1, Χρηματοκιβώτια κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων: 1
- LED φωτεινό πάνελ διπλής όψης

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετatrέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας
- Πίσω τοίχωμα με φινιρίσμα SmartSteel


Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Ράφια GlassLine, VarioBoxes εξώφυλλο, μεταβλητή δίσκος για αυγά, Πιάτο βουτύρου
- ράφια GlassLine: 5, από τα οποία διαιρούνται: 1
- VarioSafe
- ενσωματωμένο ράφι μπουκαλιών
- Φωτισμός LED BioFresh



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου:

ψυγείο: 21 kg



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.

IRBc 4520

plus

Τύπος: Πόρτα πάνω στην πόρτα / πλήρως ενσωματωμένη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 91 / 0,249 kWh

Συνολικός όγκος¹: 223 l

Όγκος: Θήκη ψυγείου: 156,2 l / Ασφαλές BioFresh: 66,8 l

Κατηγορία θορύβου: 32 db(A) / B SuperSilent

Κατηγορία κλιματισμού: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ): 139,7 - 141,3 / 56 - 57 / ελάχιστο 55,0



Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC, Ηλεκτρονική αφή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το διαμέρισμα του ψυγείου
- SmartDeviceBox: ως προαιρετικό εξάρτημα
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας

Ψυγείο και τμήμα BioFresh


- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά, FlexCube
- ράφια GlassLine: 6, από τα οποία διαιρούνται: 1
- ενσωματωμένο ράφι μπουκαλιών
- Τα χρηματοκιβώτια BioFresh: 2, Χρηματοκιβώτια φρούτων και λαχανικών: 1, Χρηματοκιβώτια κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων: 1
- Φωτισμός οροφής LED



↑
140
↓

Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου:

ψυγείο: 21 kg



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.

IRBc 4521

plus

Τύπος: Πόρτα πάνω στην πόρτα / πλήρως ενσωματωμένη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:

116 / 0,317 kWh

Συνολικός όγκος ¹:

206 l

Όγκος: Θήκη ψυγείου: 124,1 l / Ασφαλές BioFresh: 66,8 l / Χώρος κατάψυξης: 16 l

Κατηγορία θορύβου: 33 db(A) / B SuperSilent

Κατηγορία κλιματισμού: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ): 139,7 - 141,3 / 56 - 57 / ελάχιστο 55,0



Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC, Ηλεκτρονική αφή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το διαμέρισμα του ψυγείου
- SmartDeviceBox: ως προαιρετικό εξάρτημα
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Καταψύκτης

- Θάλαμος κατάψυξης 4 αστέρων
- Δίσκος για παγάκια
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 9,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 2,00 kg

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας

Ψυγείο και τμήμα BioFresh


- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά, FlexCube
- ράφια GlassLine: 5, από τα οποία διαιρούνται: 1
- ενσωματωμένο ράφι μπουκαλιών
- Τα χρηματοκιβώτια BioFresh: 2, Χρηματοκιβώτια φρούτων και λαχανικών: 1, Χρηματοκιβώτια κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων: 1
- LED-Licht beidseitig



↑
140
↓

Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου:

ψυγείο: 21 kg



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.



IRBbsbi 4170 Δ Peak



Εσωτερικό BlackSteel

Δώστε στον σύγχρονο, σκούρο σχεδιασμό της κουζίνας σας την απαραίτητη πινελιά: μια συσκευή της Liebherr με κομψό εσωτερικό BlackSteel. Το πίσω τοίχωμα της συσκευής ξεχωρίζει με επιφάνεια από μαύρο ανοξείδωτο ατσάλι. Η επίστρωση AntiFingerprint το καθιστά ανθεκτικό στα δακτυλικά αποτυπώματα. Επίσης, οι διακοσμητικές λωρίδες είναι σε BlackSteel και ολοκληρώνουν την εκλεπτυσμένη, σκούρα αισθητική.



BioFresh με HydroBreeze


Θέλετε να διατηρείτε τα φρούτα και τα λαχανικά σας όπως οι επαγγελματίες; Το HydroBreeze σας εντυπωσιάζει: η κρύα ομίχλη σε συνδυασμό με θερμοκρασία λίγο πάνω από τους 0 °C προσφέρει επιπλέον φρεσκάδα και μεγαλύτερη διάρκεια διατήρησης, δημιουργώντας παράλληλα και ένα εντυπωσιακό οπτικό αποτέλεσμα. Ενεργοποιείται κάθε 90 λεπτά για 4 δευτερόλεπτα και για 8 δευτερόλεπτα με το άνοιγμα της πόρτας.

IRBbsbi 4170

peak

Τύπος: **Πόρτα πάνω στην πόρτα / πλήρως ενσωματωμένη συσκευή**

Ενεργειακή κλάση:	A B
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	72 / 0,197 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	191 l
Όγκος:	Θήκη ψυγείου: 124,4 l / Ασφαλές BioFresh: 66,6 l
Κατηγορία θορύβου:	29 db(A) / A UltraSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ):	121,6 - 123,1 / 56 - 57 / ελάχιστο 55,0



Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4"
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο και το διαμέρισμα BioFresh
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

- Τα χρηματοκιβώτια BioFresh: 2, με SoftTelescopic, Χρηματοκιβώτια φρούτων και λαχανικών: 1, με HydroBreeze: 1, Χρηματοκιβώτια κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων: 1, FlexSystem: 1
- LED φωτεινό πάνελ διπλής όψης

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετatrέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας
- Πίσω τοίχωμα και πάνελ πόρτας με φινίρισμα BlackSteel


Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- VarioBoxes εξώφυλλο, μεταβλητή Δίσκος για αυγά, Πιάτο βουτύρου
- ράφια GlassLine: 4, από τα οποία διαιρούνται: 1
- VarioSafe
- ενσωματωμένο ράφι μπουκαλιών
- Φωτισμός LED BioFresh



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου:

ψυγείο: 19 kg



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.

IRBbi 4170

peak

Τύπος: Πόρτα πάνω στην πόρτα / πλήρως ενσωματωμένη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:

72 / 0,197 kWh

Συνολικός όγκος¹:


191 l

Όγκος: Θήκη ψυγείου: 124,4 l / Ασφαλές BioFresh: 66,6 l

Κατηγορία θορύβου: 29 db(A) / A UltraSilent

Κατηγορία κλιματισμού: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ): 121,6 - 123,6 / 56 - 57 / ελάχιστο 55,0



Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4"
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο και το διαμέρισμα BioFresh
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

- Τα χρηματοκιβώτια BioFresh: 2, με SoftTelescopic, Χρηματοκιβώτια φρούτων και λαχανικών: 1, με HydroBreeze: 1, Χρηματοκιβώτια κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων: 1, FlexSystem: 1
- LED φωτεινό πάνελ διπλής όψης

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας
- Πίσω τοίχωμα και πάνελ πόρτας με φινιρίσμα SmartSteel


Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Ράφια GlassLine, VarioBoxes εξώφυλλο, μεταβλητή δίσκος για αυγά, Πιάτο βουτύρου
- ράφια GlassLine: 4, από τα οποία διαιρούνται: 1
- VarioSafe
- ενσωματωμένο ράφι μπουκαλιών
- Φωτισμός LED BioFresh



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου:

ψυγείο: 19 kg



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.

IRBbi 4171

peak

Τύπος: Πόρτα πάνω στην πόρτα / πλήρως ενσωματωμένη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:

94 / 0,257 kWh

Συνολικός όγκος ¹:


174 l

Όγκος: Θήκη ψυγείου: 91,8 l / Ασφαλές BioFresh: 66,6 l / Χώρος κατάψυξης: 16 l

Κατηγορία θορύβου: 31 db(A) / B SuperSilent

Κατηγορία κλιματισμού: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ): 121,6 - 123,6 / 56 - 57 / ελάχιστο 55,0



Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4"
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο και το διαμέρισμα BioFresh
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Ράφια GlassLine, VarioBoxes εξώφυλλο, μεταβλητή Δίσκος για αυγά, Πιάτο βουτύρου
- ράφια GlassLine: 3, από τα οποία διαιρούνται: 1
- ενσωματωμένο ράφι μπουκαλιών
- Φωτισμός LED BioFresh

- Τα χρηματοκιβώτια BioFresh: 2, με SoftTelescopic, Χρηματοκιβώτια φρούτων και λαχανικών: 1, με HydroBreeze: 1, Χρηματοκιβώτια κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων: 1, FlexSystem: 1
- LED φωτεινό πάνελ διπλής όψης

Καταψύκτης

- Θάλαμος κατάψυξης 4 αστέρων
- Δίσκος για παγάκια με καπάκι
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 9,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 2,00 kg

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού


- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετatrέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας
- Πίσω τοίχωμα και πάνελ πόρτας με φινίρισμα SmartSteel



↑
122
↓

Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου:

ψυγείο: 19 kg



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.

IRBci 4150

prime

Τύπος: Πόρτα πάνω στην πόρτα / πλήρως ενσωματωμένη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 91 / 0,249 kWh

Συνολικός όγκος¹: 191 l

Όγκος: Θήκη ψυγείου: 124,1 l / Ασφαλές BioFresh: 67,0 l

Κατηγορία θορύβου: 33 db(A) / B SuperSilent

Κατηγορία κλιματισμού: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ): 121,6 - 123,6 / 56 - 57 / ελάχιστο 55,0



Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4"
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο και το διαμέρισμα BioFresh
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

- Τα χρηματοκιβώτια BioFresh: 2, με SoftTelescopic, Χρηματοκιβώτια φρούτων και λαχανικών: 1, Χρηματοκιβώτια κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων: 1
- LED φωτεινό πάνελ διπλής όψης

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας
- Πίσω τοίχωμα με φινιρίσμα SmartSteel


Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Ράφια GlassLine, VarioBoxes εξώφυλλο, μεταβλητή Δίσκος για αυγά, Πιάτο βουτύρου
- ράφια GlassLine: 4, από τα οποία διαιρούνται: 1
- VarioSafe
- ενσωματωμένο ράφι μπουκαλιών
- Φωτισμός LED BioFresh



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου:

ψυγείο: 19 kg



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.

↑
122
↓

IRBci 4151

prime

Τύπος: Πόρτα πάνω στην πόρτα / πλήρως ενσωματωμένη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:

118 / 0,323 kWh

Συνολικός όγκος ¹:

174 l

Όγκος: Θήκη ψυγείου: 91,5 l / Ασφαλές BioFresh: 67,0 l / Χώρος κατάψυξης: 16 l

Κατηγορία θορύβου: 32 db(A) / B SuperSilent

Κατηγορία κλιματισμού: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ): 121,6 - 123,6 / 56 - 57 / ελάχιστο 55,0



Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4"
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο και το διαμέρισμα BioFresh
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Ράφια GlassLine, VarioBoxes εξώφυλλο, μεταβλητή Δίσκος για αυγά, Πιάτο βουτύρου
- ράφια GlassLine: 3, από τα οποία διαιρούνται: 1
- ενσωματωμένο ράφι μπουκαλιών
- Φωτισμός LED BioFresh

- Τα χρηματοκιβώτια BioFresh: 2, με SoftTelescopic, Χρηματοκιβώτια φρούτων και λαχανικών: 1, Χρηματοκιβώτια κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων: 1
- LED φωτεινό πάνελ διπλής όψης

Καταψύκτης

- Θάλαμος κατάψυξης 4 αστέρων
- Δίσκος για παγάκια με καπάκι
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 9,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 2,00 kg


Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετatrέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας
- Πίσω τοίχωμα με φινιρίσμα SmartSteel



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου:

ψυγείο: 19 kg



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.

IRBc 4120

plus

Τύπος: Πόρτα πάνω στην πόρτα / πλήρως ενσωματωμένη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 91 / 0,249 kWh

Συνολικός όγκος¹: 189 l

Όγκος: Θήκη ψυγείου: 123 l / Ασφαλές BioFresh: 66,8 l

Κατηγορία θορύβου: 33 db(A) / B SuperSilent

Κατηγορία κλιματισμού: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ): 121,6 - 123,6 / 56 - 57 / ελάχιστο 55,0



Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC, Ηλεκτρονική αφή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το διαμέρισμα του ψυγείου
- SmartDeviceBox: ως προαιρετικό εξάρτημα
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας


Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά, FlexCube
- ράφια GlassLine: 5, από τα οποία διαιρούνται: 1
- ενσωματωμένο ράφι μπουκαλιών
- Τα χρηματοκιβώτια BioFresh: 2, Χρηματοκιβώτια φρούτων και λαχανικών: 1, Χρηματοκιβώτια κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων: 1
- Φωτισμός οροφής LED



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου:

ψυγείο: 19 kg



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.

↑
122
↓

IRBc 4121

plus

Τύπος: Πόρτα πάνω στην πόρτα / πλήρως ενσωματωμένη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:

118 / 0,323 kWh

Συνολικός όγκος ¹:

173 l

Όγκος: Θήκη ψυγείου: 90,9 l / Ασφαλές BioFresh: 66,8 l / Χώρος κατάψυξης: 16 l

Κατηγορία θορύβου: 32 db(A) / B SuperSilent

Κατηγορία κλιματισμού: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ): 121,6 - 123,6 / 56 - 57 / ελάχιστο 55,0



Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC, Ηλεκτρονική αφή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το διαμέρισμα του ψυγείου
- SmartDeviceBox: ως προαιρετικό εξάρτημα
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Καταψύκτης

- Θάλαμος κατάψυξης 4 αστέρων
- Δίσκος για παγάκια
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 9,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 2,00 kg

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετatrέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας


Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά, FlexCube
- ράφια GlassLine: 4, από τα οποία διαιρούνται: 1
- ενσωματωμένο ράφι μπουκαλιών
- Τα χρηματοκιβώτια BioFresh: 2, Χρηματοκιβώτια φρούτων και λαχανικών: 1, Χρηματοκιβώτια κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων: 1
- LED-Licht beidseitig



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου:

ψυγείο: 19 kg



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.

IRc 4120

plus

Τύπος: Πόρτα πάνω στην πόρτα / πλήρως ενσωματωμένη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:

65 / 0,178 kWh

Συνολικός όγκος¹:

201 l

Όγκος:

Θήκη ψυγείου: 201,7 l

Κατηγορία θορύβου:

27 db(A) / A UltraSilent

Κατηγορία κλιματισμού:

SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ):

121,6 - 123,6 / 56 - 57 / ελάχιστο 55,0



Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC, Ηλεκτρονική αψής
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox: ως προαιρετικό εξάρτημα
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά, FlexCube
- ράφια GlassLine: 6, από τα οποία διαιρούνται: 1
- VarioSafe
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 1 με ενσωματωμένο οδηγό συρταριού
- Φωτισμός οροφής LED

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού


- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός



↑
122
↓

Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου:

ψυγείο: 19 kg



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.

IRc 4121

plus

Τύπος: Πόρτα πάνω στην πόρτα / πλήρως ενσωματωμένη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:

95 / 0,260 kWh

Συνολικός όγκος ¹:

182 l

Όγκος:

Θήκη ψυγείου: 166,5 l / Χώρος κατάψυξης: 16 l

Κατηγορία θορύβου:

32 db(A) / B SuperSilent

Κατηγορία κλιματισμού:

SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ):

121,6 - 123,6 / 56 - 57 / ελάχιστο 55,0



Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC, Ηλεκτρονική αφή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το διαμέρισμα του ψυγείου
- SmartDeviceBox: ως προαιρετικό εξάρτημα
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά, FlexCube
- ράφια GlassLine: 4, από τα οποία διαιρούνται: 1
- VarioSafe
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 1 με ενσωματωμένο οδηγό συρταριού
- LED-Licht beidseitig

Καταψύκτης

- Θάλαμος κατάψυξης 4 αστέρων
- Δίσκος για παγάκια
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 9,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 2,00 kg


Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετatrέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου:

ψυγείο: 19 kg



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.

IRSe 4100

pure

Τύπος: **Συρόμενη πόρτα / πλήρως ενσωματωμένη συσκευή**

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: **101 / 0,276 kWh**

Συνολικός όγκος¹: **201 l**

Όγκος: **Θήκη ψυγείου: 201,7 l**

Κατηγορία θορύβου: **35 db(A) / B SuperSilent**

Κατηγορία κλιματισμού: **SN-T (+10 °C έως +43 °C)**

Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ): **121,6 - 123,6 / 56 - 57 / ελάχιστο 55,0**



Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC, Ηλεκτρονική αφή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox: ως προαιρετικό εξάρτημα
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας


Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά
- ράφια GlassLine: 5
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 1 με ενσωματωμένο οδηγό συρταριού
- Φωτισμός οροφής LED

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός

↑
122
↓



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.

IRSe 4101

pure

Τύπος: **Συρόμενη πόρτα / πλήρως ενσωματωμένη συσκευή**

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:

149 / 0,408 kWh

Συνολικός όγκος ¹:

182 l

Όγκος:

Θήκη ψυγείου: **166,5 l** / Χώρος κατάψυξης: **16 l**

Κατηγορία θορύβου:

35 db(A) / B SuperSilent

Κατηγορία κλιματισμού:

SN-ST (+10 °C έως +38 °C)

Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ): **121,6 - 123,6 / 56 - 57 / ελάχιστο 55,0**



Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC, Ηλεκτρονική αφή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το διαμέρισμα του ψυγείου
- SmartDeviceBox: ως προαιρετικό εξάρτημα
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 9,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 2,00 kg

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού


- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετatrέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά
- ράφια GlassLine: 4
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 1 με ενσωματωμένο οδηγό συρταριού
- LED-Licht beidseitig

Καταψύκτης

- Θάλαμος κατάψυξης 4 αστέρων



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.

IRBbi 4050

prime

Τύπος: Πόρτα πάνω στην πόρτα / πλήρως ενσωματωμένη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 74 / 0,202 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 157 l

Όγκος: Θήκη ψυγείου: 88,6 l / Ασφαλές BioFresh: 69,0 l

Κατηγορία θορύβου: 33 db(A) / B SuperSilent

Κατηγορία κλιματισμού: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ): 102,4 - 104 / 56 - 57 / ελάχιστο 55,0



Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4"
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο και το διαμέρισμα BioFresh
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας
- Πίσω τοίχωμα με φινιρίσμα SmartSteel


Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Ράφια GlassLine, μεταβλητή Δίσκος για αυγά, Πιάτο βουτύρου
- ράφια GlassLine: 4, από τα οποία διαίρονται: 1
- ενσωματωμένο ράφι μπουκαλιών
- Φωτισμός LED BioFresh
- Τα χρηματοκιβώτια BioFresh: 2, με SoftTelescopic, Χρηματοκιβώτια φρούτων και λαχανικών: 1, Χρηματοκιβώτια κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων: 1
- LED φωτεινό πάνελ διπλής όψης



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου:

ψυγείο: 16 kg



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.

IRBc 4020

plus

Τύπος: Πόρτα πάνω στην πόρτα / πλήρως ενσωματωμένη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:

92 / 0,252 kWh

Συνολικός όγκος ¹:

156 l

Όγκος:

Θήκη ψυγείου: 88 l / Ασφαλές BioFresh: 68,7 l

Κατηγορία θορύβου:

33 db(A) / B SuperSilent

Κατηγορία κλιματισμού:

SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ):

102,4 - 104 / 56 - 57 / ελάχιστο 55,0

Bio
Fresh

Super
Cool

Soft
System

Super
Silent

Touch
Display

Smart
Device
Ready

LED

Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC, Ηλεκτρονική αφή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το διαμέρισμα του ψυγείου
- SmartDeviceBox: ως προαιρετικό εξάρτημα
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας


Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά, FlexCube
- ράφια GlassLine: 4, από τα οποία διαιρούνται: 1
- ενσωματωμένο ράφι μπουκαλιών
- Τα χρηματοκιβώτια BioFresh: 2, Χρηματοκιβώτια φρούτων και λαχανικών: 1, Χρηματοκιβώτια κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων: 1
- Φωτισμός οροφής LED



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου:

ψυγείο: 16 kg



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.

IRd 4020

plus

Τύπος: Πόρτα πάνω στην πόρτα / πλήρως ενσωματωμένη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 77 / 0,21 kWh

Συνολικός όγκος¹: 166 l

Όγκος: Θήκη ψυγείου: 166,1 l

Κατηγορία θορύβου: 32 db(A) / B SuperSilent

Κατηγορία κλιματισμού: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ): 102,4 - 104 / 56 - 57 / ελάχιστο 55,0



Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC, Ηλεκτρονική αφή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox: ως προαιρετικό εξάρτημα
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά, FlexCube
- ράφια GlassLine: 4, από τα οποία διαιρούνται: 1
- VarioSafe
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 1
- Φωτισμός οροφής LED


Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου:

ψυγείο: 16 kg



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.

IRd 4021

plus

Τύπος: Πόρτα πάνω στην πόρτα / πλήρως ενσωματωμένη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:

118 / 0,323 kWh

Συνολικός όγκος ¹:

146 l

Όγκος:

Θήκη ψυγείου: 130,9 l / Χώρος κατάψυξης: 16 l

Κατηγορία θορύβου:

33 db(A) / B SuperSilent

Κατηγορία κλιματισμού:

SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ):

102,4 - 104 / 56 - 57 / ελάχιστο 55,0

Easy
Fresh

Super
Cool

Soft
System

Super
Silent

Touch
Display

Smart
Device
ready

LED

Vario
Safe

Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC, Ηλεκτρονική αφή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το διαμέρισμα του ψυγείου
- SmartDeviceBox: ως προαιρετικό εξάρτημα
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

- Δίσκος για παγάκια
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 9,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 2,00 kg

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά, FlexCube
- ράφια GlassLine: 3, από τα οποία διαιρούνται: 1
- VarioSafe
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 1
- LED φωτεινό πάνελ μονής όψης


Καταψύκτης

- Θάλαμος κατάψυξης 4 αστέρων



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου:

ψυγείο: 16 kg



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.

IRci 3950

prime

Τύπος: Πόρτα πάνω στην πόρτα / πλήρως ενσωματωμένη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:

60 / 0,164 kWh

Συνολικός όγκος¹:

136 l

Όγκος:

Θήκη ψυγείου: 136,8 l

Κατηγορία θορύβου:

27 db(A) / A UltraSilent

Κατηγορία κλιματισμού:

SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ):

87,4 - 89 / 56 - 57 / ελάχιστο 55,0



Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4"
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός
- Κλείδωμα για παιδιά

- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Ράφια GlassLine, VarioBoxes εξώφυλλο, μεταβλητή δίσκος για αυγά, Πιάτο βουτύρου
- ράφια GlassLine: 4, από τα οποία διαιρούνται: 1
- VarioSafe
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 1
- Φωτισμός οροφής LED


Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου:

ψυγείο: 16 kg



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.

IRbi 3951

prime

Τύπος: Πόρτα πάνω στην πόρτα / πλήρως ενσωματωμένη συσκευή

Ενεργειακή κλάση: 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 75 / 0,205 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 117 l

Όγκος: Θήκη ψυγείου: 101,6 l / Χώρος κατάψυξης: 16 l

Κατηγορία θορύβου: 31 db(A) / B SuperSilent

Κατηγορία κλιματισμού: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ): 87,4 - 89 / 56 - 57 / ελάχιστο 55,0



Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4"
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το διαμέρισμα του ψυγείου
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 9,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 2,00 kg

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετρίψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Ράφια GlassLine, VarioBoxes εξώφυλλο, μεταβλητή Δίσκος για αυγά, Πιάτο βουτύρου
- ράφια GlassLine: 3, από τα οποία διαιρούνται: 1
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 1
- LED φωτεινό πάνελ μονής όψης


Καταψύκτης

- Θάλαμος κατάψυξης 4 αστέρων
- Δίσκος για παγάκια με καπάκι



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου:

ψυγείο: 16 kg



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μαντεσέδες επίπλων.

IRc 3920

plus

Τύπος: Πόρτα πάνω στην πόρτα / πλήρως ενσωματωμένη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:

60 / 0,164 kWh

Συνολικός όγκος ¹:

136 l

Όγκος:

Θήκη ψυγείου: 136,8 l

Κατηγορία θορύβου:

27 db(A) / A UltraSilent

Κατηγορία κλιματισμού:

SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ):

87,4 - 89 / 56 - 57 / ελάχιστο 55,0



Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC, Ηλεκτρονική αφή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox: ως προαιρετικό εξάρτημα
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά, FlexCube
- ράφια GlassLine: 4, από τα οποία διαιρούνται: 1
- VarioSafe
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 1
- Φωτισμός οροφής LED


Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου:

ψυγείο: 16 kg



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.

IRc 3921

plus

Τύπος: **Πόρτα πάνω στην πόρτα / πλήρως ενσωματωμένη συσκευή**

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: **94 / 0,257 kWh**

Συνολικός όγκος ¹: **1171**

Όγκος: Θήκη ψυγείου: **101,6 l** / Χώρος κατάψυξης: **16 l**

Κατηγορία θορύβου: **32 db(A) / B SuperSilent**

Κατηγορία κλιματισμού: **SN-T (+10 °C έως +43 °C)**

Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ): **87,4 - 89 / 56 - 57 / ελάχιστο 55,0**



Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC, Ηλεκτρονική αφής
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το διαμέρισμα του ψυγείου
- SmartDeviceBox: ως προαιρετικό εξάρτημα
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 9,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 2,00 kg

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά, FlexCube
- ράφια GlassLine: 3, από τα οποία διαιρούνται: 1
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 1
- LED φωτεινό πάνελ μόνης όψης

Καταψύκτης


- Θάλαμος κατάψυξης 4 αστέρων
- Δίσκος για παγάκια



↑
88
↓

Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου:

ψυγείο: 16 kg



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.

Πλήρως εντοιχιζόμενο ψυγείο

IRd 3900

pure

Τύπος: Πόρτα πάνω στην πόρτα / πλήρως ενσωματωμένη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 75 / 0,205 kWh

Συνολικός όγκος¹: 136 l

Όγκος: Θήκη ψυγείου: 136,8 l

Κατηγορία θορύβου: 28 db(A) / A UltraSilent

Κατηγορία κλιματισμού: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ): 87,4 - 89 / 56 - 57 / ελάχιστο 55,0



Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC, Ηλεκτρονική αφή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox: ως προαιρετικό εξάρτημα
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά
- ράφια GlassLine: 5
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 1
- Φωτισμός οροφής LED


Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου:

ψυγείο: 16 kg



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.

IRd 3901

pure

Τύπος: Πόρτα πάνω στην πόρτα / πλήρως ενσωματωμένη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:

118 / 0,323 kWh

Συνολικός όγκος ¹:

117 l

Όγκος:

Θήκη ψυγείου: 101,6 l / Χώρος κατάψυξης: 16 l

Κατηγορία θορύβου:

35 db(A) / B SuperSilent

Κατηγορία κλιματισμού:

SN-ST (+10 °C έως +38 °C)

Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ):

87,4 - 89 / 56 - 57 / ελάχιστο 55,0

Easy
Fresh

Super
Cool

Super
Silent

Touch
Display

Smart
Device
ready

LED

Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC, Ηλεκτρονική αφή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το διαμέρισμα του ψυγείου
- SmartDeviceBox: ως προαιρετικό εξάρτημα
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 9,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 2,00 kg

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μεττρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά
- ράφια GlassLine: 3
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 1
- LED φωτεινό πάνελ μονής όψης


Καταψύκτης

- Θάλαμος κατάψυξης 4 αστέρων



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου:

ψυγείο: 16 kg



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.

Πλήρως εντοιχιζόμενο ψυγείο

IRe 3900

pure

Τύπος: Πόρτα πάνω στην πόρτα / πλήρως ενσωματωμένη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 93 / 0,254 kWh

Συνολικός όγκος¹: 136 l

Όγκος: Θήκη ψυγείου: 136,8 l

Κατηγορία θορύβου: 35 db(A) / B SuperSilent

Κατηγορία κλιματισμού: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ): 87,4 - 89 / 56 - 57 / ελάχιστο 55,0



Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC, Ηλεκτρονική αφή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox: ως προαιρετικό εξάρτημα
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά
- ράφια GlassLine: 4
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 1
- Φωτισμός οροφής LED


Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μεσαίο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου:

ψυγείο: 16 kg



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.

IRe 3901

pure

Τύπος: Πόρτα πάνω στην πόρτα / πλήρως ενσωματωμένη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:

147 / 0,402 kWh

Συνολικός όγκος ¹:

117 l

Όγκος:

Θήκη ψυγείου: 101,6 l / Χώρος κατάψυξης: 16 l

Κατηγορία θορύβου:

35 db(A) / B SuperSilent

Κατηγορία κλιματισμού:

SN-ST (+10 °C έως +38 °C)

Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ):

87,4 - 89 / 56 - 57 / ελάχιστο 55,0

Easy
Fresh

Super
Cool

Super
Silent

Touch
Display

Smart
Device
ready

LED

Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC, Ηλεκτρονική αφή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το διαμέρισμα του ψυγείου
- SmartDeviceBox: ως προαιρετικό εξάρτημα
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 9,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 2,00 kg

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μεττρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά
- ράφια GlassLine: 3
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 1
- LED φωτεινό πάνελ μονής όψης


Καταψύκτης

- Θάλαμος κατάψυξης 4 αστέρων



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου:

ψυγείο: 16 kg



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.

IRSe 3900

pure

Τύπος: **Συρόμενη πόρτα / πλήρως ενσωματωμένη συσκευή**

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:

93 / 0,254 kWh

Συνολικός όγκος¹:

136 l

Όγκος:

Θήκη ψυγείου: **136,8 l**

Κατηγορία θορύβου:

35 db(A) / B SuperSilent

Κατηγορία κλιματισμού:

SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ):

87,4 - 89 / 56 - 57 / ελάχιστο 55,0



Σύστημα ελέγχου


- Μονόχρωμη οθόνη LC, Ηλεκτρονική αφή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox: ως προαιρετικό εξάρτημα
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά
- ράφια GlassLine: 4
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 1
- Φωτισμός οροφής LED

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μεατρίψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.

IRSe 3901

pure

Τύπος: **Συρόμενη πόρτα / πλήρως ενσωματωμένη συσκευή**

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:

147 / 0,402 kWh

Συνολικός όγκος ¹:

117 l

Όγκος:

Θήκη ψυγείου: **101,6 l** / Χώρος κατάψυξης: **16 l**

Κατηγορία θορύβου:

35 db(A) / B SuperSilent

Κατηγορία κλιματισμού:

SN-ST (+10 °C έως +38 °C)

Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ):

87,4 - 89 / 56 - 57 / ελάχιστο 55,0

Easy
Fresh

Super
Cool

Super
Silent

Touch
Display

Smart
Device
ready

LED

Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC, Ηλεκτρονική αφή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το διαμέρισμα του ψυγείου
- SmartDeviceBox: ως προαιρετικό εξάρτημα
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 9,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 2,00 kg

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού


- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετatrέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά
- ράφια GlassLine: 3
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 1
- LED φωτεινό πάνελ μονής όψης

Καταψύκτης

- Θάλαμος κατάψυξης 4 αστέρων



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.

Ψυγεία με διακοσμητικό πάνελ



DRe 4101

pure

Τύπος: **Δεν προεξέχει / πλήρως ενσωματωμένη συσκευή με δυνατότητα τοποθέτησης σε πίνακα**

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	149 / 0,408 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	182 l
Όγκος:	Θήκη ψυγείου: 166,5 l / Χώρος κατάψυξης: 16 l
Κατηγορία θορύβου:	35 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-ST (+10 °C έως +38 °C)
Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ):	122 - 122,6 / 56 - 57 / ελάχιστο 55,0



Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC, Ηλεκτρονική αφή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το διαμέρισμα του ψυγείου
- SmartDeviceBox: ως προαιρετικό εξάρτημα
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 9,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 2,00 kg

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού


- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά
- ράφια GlassLine: 4
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 1 με ενσωματωμένο οδηγό συρταριού
- LED-Licht beidseitig

Καταψύκτης

- Θάλαμος κατάψυξης 4 αστέρων



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μαντεσέδες επίπλων.

↑
122
↓

DRe 3900

↑
88
↓

Τύπος: **Δεν προεξέχει / πλήρως ενσωματωμένη συσκευή με δυνατότητα τοποθέτησης σε πίνακα**

Ενεργειακή κλάση:	A++
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	93 / 0,254 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	136 l
Όγκος:	Θήκη ψυγείου: 136,8 l
Κατηγορία θορύβου:	35 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ):	87,4 - 88 / 56 - 57 / ελάχιστο 55,0



Σύστημα ελέγχου


- Μονόχρωμη οθόνη LC, Ηλεκτρονική αφή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox: ως προαιρετικό εξάρτημα
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά
- ράφια GlassLine: 4
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 1
- Φωτισμός οροφής LED

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μεατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.

DRe 3901

pure

Τύπος: **Δεν προεξέχει / πλήρως ενσωματωμένη συσκευή με δυνατότητα τοποθέτησης σε πίνακα**

Ενεργειακή κλάση:	A E
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	147 / 0,402 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	117 l
Όγκος:	Θήκη ψυγείου: 101,6 l / Χώρος κατάψυξης: 16 l
Κατηγορία θορύβου:	35 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-ST (+10 °C έως +38 °C)
Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ):	87,4 - 88 / 56 - 57 / ελάχιστο 55,0



Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC, Ηλεκτρονική αφή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το διαμέρισμα του ψυγείου
- SmartDeviceBox: ως προαιρετικό εξάρτημα
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 9,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 2,00 kg

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού


- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετatrέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά
- ράφια GlassLine: 3
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 1
- LED φωτεινό πάνελ μονής όψης

Καταψύκτης

- Θάλαμος κατάψυξης 4 αστέρων



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.



SIFNdi 4556 ◯ Σειρά Prime

Εντοιχιζόμενοι Καταψύκτες



Επισκόπηση σειράς



○ Σειρά Pure



◇ Σειρά Plus



⬢ Σειρά Prime



△ Σειρά Peak

	○ Σειρά Pure	◇ Σειρά Plus	◻ Σειρά Prime	△ Σειρά Peak
Τεχνολογία φρέσκων τροφίμων	SmartFrost NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost
Άνεση και ευελιξία		Μηχανισμός απαλού κλεισίματος SoftSystem	SoftSystem – Απαλό κλείσιμο	SoftSystem – Απαλό κλείσιμο
	Συρτάρια καθοδηγούμενα σε γυάλινο ράφι (εσοχή: 72, 88)	Συρτάρια καθοδηγούμενα σε γυάλινο ράφι (εσοχή: 72, 88)	Συρτάρια καθοδηγούμενα σε γυάλινο ράφι (εσοχή: 88)	
	Συρτάρια καθοδηγούμενα σε ενσωματωμένες ράγες (εσοχή: 178)	Συρτάρια καθοδηγούμενα σε ενσωματωμένες ράγες (εσοχή: 178)	Συρτάρια καθοδηγούμενα σε ενσωματωμένες ράγες (εσοχή: 122, 140)	
				Συρτάρια καθοδηγούμενα σε τηλεσκοπικές ράγες
		Παγοθήκη	Παγοθήκη με καπάκι	Παγοθήκη με καπάκι
		Δίσκος κατάψυξης	Δίσκος κατάψυξης	Δίσκος κατάψυξης
			Συσσωρευτής ψύξης	Συσσωρευτής ψύξης
	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace
				AutoDoor
Design			Φωτισμός	Φωτισμός
				Φωτισμός IceMaker
	Οθόνη αφής	Οθόνη αφής	Οθόνη Touch & Swipe	Οθόνη Touch & Swipe
Συνδεσιμότητα (SmartDeviceBox)	Με δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης	Με δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης	Ενσωματωμένο (μοντέλα «i»)	Ενσωματωμένο (μοντέλα «i»)
Πάγος				IceTower

Ο διαφοροποιημένος εξοπλισμός **επισημαίνεται** στην επόμενη υψηλότερη σειρά.

Βασικά χαρακτηριστικά



NoFrost

Το σύστημα NoFrost της Liebherr παρέχει γρήγορη κατάψυξη με ανεμιστήρα, χωρίς σχηματισμό πάγου, για την ασφαλή και μακροχρόνια αποθήκευση τροφίμων. Η τεχνολογία NoFrost παρέχει πολύ μεγαλύτερο χώρο αποθήκευσης και ο χώρος της κατάψυξης παραμένει μόνιμα χωρίς πάγο.



Παγοθήκη με καπάκι

Η μεγάλη επιφάνεια με καπάκι για παγάκια με μπορεί εύκολα να γεμίσει με νερό, χάρη στο βολικό άνοιγμα πλήρωσης. Το στεγανό καπάκι επιτρέπει την ασφαλή και στεγνή μεταφορά και τοποθέτηση στη συσκευή χωρίς διαρροές.



IceTower

Τα κρύα ποτά δεν θα τελειώσουν ποτέ στο πάρτι σας, χάρη στο IceTower που χωράει 5,7 kg παγάκια. Το φτυαράκι και οι τηλεσκοπικές ράγες κάνουν εύκολη την πρόσβαση στα παγάκια. Έχετε την επιλογή να αποθηκεύσετε λίγο πάγο και να κρατήσετε περισσότερο χώρο για κατεψυγμένα τρόφιμα. Στο διπλανό συρτάρι αποθηκεύστε επιπλέον κατεψυγμένα προϊόντα.



Δίσκος κατάψυξης

Τα κατεψυγμένα μούρα σας πρέπει μετά την απόψυξη να είναι φρέσκα και τραγανά – και όχι να έχουν γίνει κομπόστα; Ο δίσκος κατάψυξης είναι ιδανικός για τέτοια ευαίσθητα τρόφιμα. Διανεμημένα άνετα επάνω στον πλαστικό δίσκο, οι καρποί και τα βότανα καταψύχονται γρήγορα και χωρίς να στριμώχνονται. Μπορείτε εύκολα να τοποθετήσετε τον δίσκο κατάψυξης στο συρτάρι κατάψυξης και να τον αφαιρέσετε ξανά.



Side-by-Side concept

Συνδυάστε τις συσκευές Liebherr με ευελιξία, σύμφωνα με τις προσωπικές σας ανάγκες. Όλα τα μοντέλα που επισημαίνονται με την ένδειξη Side-by-Side συνδυάζονται κάθετα ή και οριζόντια, σχηματίζοντας το δικό σας κέντρο φρεσκάδας και προδφέροντας λύση σε κάθε ανάγκη αποθήκευσης τροφίμων.



Φωτισμός LED

Ο φωτισμός LED είναι τοποθετημένος πάνω από τα συρτάρια για εξοικονόμηση χώρου. Εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή επισκόπηση των προϊόντων σας, εξοικονομεί ενέργεια και έχει μεγάλη διάρκεια ζωής.



SoftSystem

Ο κομψός μηχανισμός SoftSystem είναι ενσωματωμένος στην πόρτα και ταιριάζει με το χρώμα της εσωτερικής πόρτας. Αποσβένει εύκολα την κίνηση, για να εξασφαλίζει εξαιρετικά απαλό κλείσιμο ακόμα και όταν τα ράφια της πόρτας είναι γεμάτα. Η πόρτα κλείνει αυτόματα από γωνία ανοίγματος 30°.



Συσσωρευτής ψύξης

Ο μετασχηματιστής ψύξης είναι διπλά χρήσιμος – τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος συνεχίζει να ψύχει τα κατεψυγμένα προϊόντα για κάποιο διάστημα στο εσωτερικό του καταψύκτη. Και είναι διαθέσιμος για να ψύχετε τρόφιμα και ποτά κατά τις εξορμήσεις σας.



VarioSpace

Θέλετε περισσότερο χώρο για τα ογκώδη τρόφιμα στην κατάψυξη; Όπως μία ψηλή τούρτα παγωτό; Ο καταψύκτης Liebherr δημιουργήθηκε για αυτό ακριβώς. Με το VarioSpace αφαιρείτε τα συρτάρια κατάψυξης που επιθυμείτε και τα γυάλινα ράφια που βρίσκονται κάτω από τα συρτάρια και δημιουργείτε έναν εξαιρετικά μεγάλο χώρο αποθήκευσης.



AutoDoor

Η συσκευή Liebherr σάς λύνει τα χέρια: Χάρη στο AutoDoor, μπορείτε να ανοίγετε την πόρτα με χτύπημα ή με φωνητική εντολή. Δηλαδή είναι το πρώτο ψυγείο παγκοσμίως, το οποίο ανοίγει και κλείνει εντελώς αυτόματα – η τέλεια κουζίνα χωρίς λαβές. Τη γωνία ανοίγματος και τη διάρκεια μέχρι να κλείσει την επιλέγετε όπως θέλετε. Και αν χρειάζεται, μπορείτε να ανοίγετε και να κλείνετε το ψυγείο επίσης χειροκίνητα ή μέσω smartphone.



Φτυναράκι για παγάκια

Το φτυναράκι για παγάκια της Liebherr διευκολύνει τον τεμαχισμό και τη μεταφορά πάγου. Χάρη στη λοξή άκρη και στην εργονομική λαβή τα παγάκια φτάνουν γρήγορα και εύκολα από το IceTower μέσα στα ποτά σας. Το ανθεκτικό φτυναράκι από σκληρό πλαστικό είναι επίσης χάρμα οφθαλμών χάρη στη σατινέ, διαφανή και πρασινωπή επιφάνεια της.



Τηλεσκοπικές ράγες

Τα συρτάρια κατάψυξης είναι τοποθετημένα σε ομαλές τηλεσκοπικές ράγες υψηλής ποιότητας για εύκολη χρήση, ακόμα και όταν είναι γεμάτα. Τα συρτάρια προσφέρουν άφθονο χώρο αποθήκευσης με μονοκόμματα σχεδίαση για εύκολη αφαίρεση και καθάρισμα.

SIFNAd 5188

178

Τύπος: **peak**
Πόρτα πάνω στην πόρτα / πλήρως ενσωματωμένη
συσκευή

Ενεργειακή κλάση:	A++
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	190 / 0,520 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	213 l
Όγκος:	Χώρος κατάψυξης: 213 l
Κατηγορία θορύβου:	33 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ):	177,7 - 179,3 / 56 - 57 / ελάχιστο 55,0

No Frost	Super Frost	LED	Ice Tower	Ice Maker	Auto Door	Soft System	Super Silent
Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device					

Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4"
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Καταψύκτης

- Σურτάρια: 8, σε τηλεσκοπικές ράγες: 5, VarioSpace
- IceMaker με υδραυλική σύνδεση 3/4", με φωτισμό LED
- Παραγωγή κύβων πάγου σε 24 ώρες: 0,80 kg
- Αποθήκευση κύβων πάγου: 5,7 kg
- Φωτισμός LED
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 9,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 12,00 kg



- Συσσωρευτής ψυχρής αποθήκευσης: 1
- Ράφια από γυαλί ασφαλείας

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Θέρμανση πλευρικών τοιχωμάτων και στις δύο πλευρές, κατάλληλο για συνδυασμό με άλλα ψυγεία, καταψύκτες ή/και συσκευές κρασιού
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο, μόνο από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της Liebherr
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου:
καταψύκτης: 26 kg



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.

Εύκαμπος σωλήνας Panzerflex 3 μέτρων διαθέσιμος ως εξάρτημα

SIFNbsdi 5188↑
178
↓

Τύπος: **peak**
Πόρτα πάνω στην πόρτα / πλήρως ενσωματωμένη
συσκευή

Ενεργειακή κλάση:	A D
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	190 / 0,520 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	213 l
Όγκος:	Χώρος κατάψυξης: 213 l
Κατηγορία θορύβου:	33 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / ελάχιστο 55,0

No Frost	Super Frost	LED	Ice Tower	Ice Maker	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display
Vario Space	Smart Device						

Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4"
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Καταψύκτης

- Συρτάρια: 8, σε τηλεσκοπικές ράγες: 5, VarioSpace
- IceMaker με υδραυλική σύνδεση 3/4", με φωτισμό LED
- Παραγωγή κύβων πάγου σε 24 ώρες: 0,80 kg
- Αποθήκευση κύβων πάγου: 5,7 kg
- Φωτισμός LED
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 9,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 12,00 kg



- Συσσωρευτής ψυχρής αποθήκευσης: 1
- Ράφια από γυαλί ασφαλείας

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Θέρμανση πλευρικών τοιχωμάτων και στις δύο πλευρές, κατάλληλο για συνδυασμό με άλλα ψυγεία, καταψύκτες ή/και συσκευές κρασιού
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: αριστερό μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου:
καταψύκτης: 26 kg

**Σημείωση:**

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.

Εύκαμπτος σωλήνας Panzerflex 3 μέτρων διαθέσιμος ως εξάρτημα

SIFNdi 5188

178

Τύπος:	peak Πόρτα πάνω στην πόρτα / πλήρως ενσωματωμένη συσκευή
Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	190 / 0,520 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	213 l
Όγκος:	Χώρος κατάψυξης: 213 l
Κατηγορία θορύβου:	33 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / ελάχιστο 55,0

No Frost	Super Frost	LED	Ice Tower	Ice Maker	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display
Vario Space	Smart Device						

Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4"
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Καταψύκτης

- Συρτάρια: 8, σε τηλεσκοπικές ράγες: 5, VarioSpace
- IceMaker με υδραυλική σύνδεση 3/4", με φωτισμό LED
- Παραγωγή κύβων πάγου σε 24 ώρες: 0,80 kg
- Αποθήκευση κύβων πάγου: 5,7 kg
- Φωτισμός LED
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 9,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 12,00 kg

- Συσσωρευτής ψυχρής αποθήκευσης: 1
- Ράφια από γυαλί ασφαλείας



Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Θέρμανση πλευρικών τοιχωμάτων και στις δύο πλευρές, κατάλληλο για συνδυασμό με άλλα ψυγεία, καταψύκτες ή/και συσκευές κρασιού
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: αριστερό μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου:

καταψύκτης: 26 kg



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.

Εύκαμπος σωλήνας Panzerflex 3 μέτρων διαθέσιμος ως εξάρτημα

SIFNdi 5178

peak

Τύπος: Πόρτα πάνω στην πόρτα / πλήρως ενσωματωμένη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:

190 / 0,520 kWh

Συνολικός όγκος ¹:

213 l

Όγκος:

Χώρος κατάψυξης: 213 l

Κατηγορία θορύβου:

33 db(A) / B SuperSilent

Κατηγορία κλιματισμού:

SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ):

177,2 - 178,8 / 56 - 57 / ελάχιστο 55,0



Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4"
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Θέρμανση πλευρικών τοιχωμάτων και στις δύο πλευρές, κατάλληλο για συνδυασμό με άλλα ψυγεία, καταψύκτες ή/και συσκευές κρασιού
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: αριστερό μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας

Καταψύκτης

- Συρτάρια: 8, σε τηλεσκοπικές ράγες: 6, VarioSpace
- Δίσκος για παγάκια με καπάκι
- Φωτισμός LED
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 9,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 12,00 kg
- Συσσωρευτής ψυχρής αποθήκευσης: 1
- Ράφια από γυαλί ασφαλείας




↑
178
↓



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου:

καταψύκτης: 26 kg



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.

SIFNe 5108

pure

Τύπος: **Πόρτα πάνω στην πόρτα / πλήρως ενσωματωμένη συσκευή**

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:

237 / 0,649 kWh

Συνολικός όγκος ¹:

213 l

Όγκος:

Χώρος κατάψυξης: **213 l**

Κατηγορία θορύβου:

33 db(A) / B SuperSilent

Κατηγορία κλιματισμού:

SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ): **177,2 - 178,8 / 56 - 57 / ελάχιστο 55,0**



Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC, Ηλεκτρονική αφή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox: ως προαιρετικό εξάρτημα
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Θέρμανση πλευρικών τοιχωμάτων και στις δύο πλευρές, κατάλληλο για συνδυασμό με άλλα ψυγεία, καταψύκτες ή/και συσκευές κρασιού
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: αριστερό μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας


Καταψύκτης

- Συρτάρια: 8, με ενσωματωμένο οδηγό συρταριού, VarioSpace
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 9,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 12,00 kg
- Ράφια από γυαλί ασφαλείας



↑
178
↓

Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου: καταψύκτης: 26 kg



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μαντεσέδες επίπλων.

SIFNdi 4556

prime

Τύπος: Πόρτα πάνω στην πόρτα / πλήρως ενσωματωμένη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 173 / 0,473 kWh

Συνολικός όγκος¹: 156 l

Όγκος: Χώρος κατάψυξης: 156 l

Κατηγορία θορύβου: 34 db(A) / B SuperSilent

Κατηγορία κλιματισμού: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ): 139,7 - 141,3 / 56 - 57 / ελάχιστο 55,0



Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4"
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Καταψύκτης

- Συρτάρια: 6, με ενσωματωμένο οδηγό συρταριού, VarioSpace
- Δίσκος για παγάκια με καπάκι
- Φωτισμός LED
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 10,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 12,00 kg
- Συσσωρευτής ψυχρής αποθήκευσης: 1
- Ράφια από γυαλί ασφαλείας


Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Θέρμανση πλευρικών τοιχωμάτων και στις δύο πλευρές, κατάλληλο για συνδυασμό με άλλα ψυγεία, καταψύκτες ή/και συσκευές κρασιού
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: αριστερό μεσαίο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου:

καταψύκτης: 21 kg



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.

SIFNdi 4155

prime

Τύπος: Πόρτα πάνω στην πόρτα / πλήρως ενσωματωμένη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 165 / 0,452 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 129 l

Όγκος: Χώρος κατάψυξης: 129 l

Κατηγορία θορύβου: 34 db(A) / B SuperSilent

Κατηγορία κλιματισμού: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ): 121,6 - 123,6 / 56 - 57 / ελάχιστο 55,0



Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4"
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Καταψύκτης

- Συρτάρια: 5, με ενσωματωμένο οδηγό συρταριού, VarioSpace
- Δίσκος για παγάκια με καπάκι
- Φωτισμός LED
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 9,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 12,00 kg
- Συσσωρευτής ψυχρής αποθήκευσης: 1
- Ράφια από γυαλί ασφαλείας


Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Θέρμανση πλευρικών τοιχωμάτων και στις δύο πλευρές, κατάλληλο για συνδυασμό με άλλα ψυγεία, καταψύκτες ή/και συσκευές κρασιού
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: αριστερό μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου:

καταψύκτης: 19 kg



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.

Πλήρως εντοιχιζόμενος καταψύκτης

IFNci 3954

prime

Τύπος: **Πόρτα πάνω στην πόρτα / πλήρως ενσωματωμένη συσκευή**

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: **122 / 0,334 kWh**

Συνολικός όγκος ¹: **87 l**

Όγκος: Χώρος κατάψυξης: **87 l**

Κατηγορία θορύβου: **33 db(A) / B SuperSilent**

Κατηγορία κλιματισμού: **SN-T (+10 °C έως +43 °C)**

Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ): **87,4 - 89 / 56 - 57 / ελάχιστο 55,0**



Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4"
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας

Καταψύκτης

- Σურτάρια: 4, VarioSpace
- Δίσκος για παγάκια με καπάκι
- Φωτισμός LED
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 10,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 10,00 kg
- Συσσωρευτής ψυχρής αποθήκευσης: 1
- Ράφια από γυαλί ασφαλείας


Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Θέρμανση οροφής για ιδέα Side-by-Side



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου:

καταψύκτης: 16 kg



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.

IFNd 3924

plus

Τύπος: **Πόρτα πάνω στην πόρτα / πλήρως ενσωματωμένη συσκευή**

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: **153 / 0,419 kWh**

Συνολικός όγκος ¹: 87 l

Όγκος: Χώρος κατάψυξης: **87 l**

Κατηγορία θορύβου: **34 db(A) / B SuperSilent**

Κατηγορία κλιματισμού: **SN-T (+10 °C έως +43 °C)**

Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ): **87,4 - 89 / 56 - 57 / ελάχιστο 55,0**



Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC, Ηλεκτρονική αφής
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox: ως προαιρετικό εξάρτημα
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας

Καταψύκτης

- Συρτάρια: 4, VarioSpace
- Δίσκος για παγάκια
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 10,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 10,00 kg
- Ράφια από γυαλί ασφαλείας


Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Θέρμανση οροφής για ιδέα Side-by-Side



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου:

καταψύκτης: 16 kg



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.

Πλήρως εντοιχιζόμενος καταψύκτης

88

IFd 3904

pure

Τύπος: Πόρτα πάνω στην πόρτα / πλήρως ενσωματωμένη
 συσκευή

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: **143 / 0,391 kWh**

Συνολικός όγκος ¹: **101 l**

Όγκος: Χώρος κατάψυξης: **101 l**

Κατηγορία θορύβου: **33 db(A) / B SuperSilent**

Κατηγορία κλιματισμού: **SN-ST (+10 °C έως +38 °C)**

Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ): **87,4 - 89 / 56 - 57 / ελάχιστο 55,0**



Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC, Ηλεκτρονική αθήης
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox: ως προαιρετικό εξάρτημα
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Καταψύκτης


- Συρτάρια: 4, VarioSpace
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 10,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 8,00 kg
- Ράφια από γυαλί ασφαλείας

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Θέρμανση οροφής για ιδέα Side-by-Side
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου:
καταψύκτης: 16 kg



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.

IFSd 3904

pure

Τύπος: **Συρόμενη πόρτα / πλήρως ενσωματωμένη συσκευή**

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:

143 / 0,391 kWh

Συνολικός όγκος ¹:

101 l

Όγκος:

Χώρος κατάψυξης: **101 l**

Κατηγορία θορύβου:

33 db(A) / B SuperSilent

Κατηγορία κλιματισμού:

SN-ST (+10 °C έως +38 °C)

Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ):

87,4 - 89 / 56 - 57 / ελάχιστο 55,0



Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC, Ηλεκτρονική αφή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox: ως προαιρετικό εξάρτημα
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός


- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας

Καταψύκτης

- Συρτάρια: 4, VarioSpace
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 10,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 8,00 kg
- Ράφια από γυαλί ασφαλείας

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Θέρμανση οροφής για ιδέα Side-by-Side
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.

IFNbi 3553

prime

Τύπος: Πόρτα πάνω στην πόρτα / πλήρως ενσωματωμένη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:

94 / 0,257 kWh

Συνολικός όγκος ¹:

65 l

Όγκος:

Χώρος κατάψυξης: 66 l

Κατηγορία θορύβου:

33 db(A) / B SuperSilent

Κατηγορία κλιματισμού:

SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ):

71,4 - 73 / 56 - 57 / ελάχιστο 55,0



Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4"
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας

Καταψύκτης

- Συρτάρια: 3, VarioSpace
- Δίσκος για παγάκια με καπάκι
- Φωτισμός LED
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 10,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 8,00 kg
- Συσσωρευτής ψυχρής αποθήκευσης: 1
- Ράφια από γυαλί ασφαλείας


Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Θέρμανση οροφής για ιδέα Side-by-Side



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου:

καταψύκτης: 14 kg



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.

IFNd 3503

pure

Τύπος: Πόρτα πάνω στην πόρτα / πλήρως ενσωματωμένη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:

148 / 0,405 kWh

Συνολικός όγκος ¹:

65 l

Όγκος:

Χώρος κατάψυξης: 66 l

Κατηγορία θορύβου:

34 db(A) / B SuperSilent

Κατηγορία κλιματισμού:

SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ):

71,4 - 73 / 56 - 57 / ελάχιστο 55,0

No Frost

Super Frost

Super Silent

Touch Display

Vario Space

Smart Device ready

Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC, Ηλεκτρονική αφή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox: ως προαιρετικό εξάρτημα
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας

Καταψύκτης

- Συρτάρια: 3, VarioSpace
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 10,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 8,00 kg
- Ράφια από γυαλί ασφαλείας


Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Θέρμανση οροφής για ιδέα Side-by-Side
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου:

καταψύκτης: 14 kg



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.



Τοποθέτηση Side-by-Side

Δημιουργήστε ατομικά κέντρα φρεσκάδας για τους πελάτες σας. Συνδυάστε ένα ψυγείο, ένα ψυγείο κρασιών ή ένα ψυγείο όλο BioFresh δίπλα στον καταψύκτη κάτω από τον πάγκο. Χάρη στην τεχνολογία της Liebherr, δεν υπάρχει συμπύκνωση μεταξύ των συσκευών.

Πλήρως εντοιχιζόμενες συσκευές κάτω πάγκου

Εντοιχιζόμενα ψυγεία κάτω
πάγκου

82-88

No
Frost

Touch &
Swipe
Display

Soft
Telescopic
Rails

Vario
Space

Smart
Device

86-92

Vario
Cool
Drawers

Touch &
Swipe
Display

Soft
Telescopic
Rails

Flex
System

Smart
Device

New

SUFNPc 365i ○ Σειρά Prime

URDd 375i ○ Σειρά Prime

New

Τυπολογία

Γράμματα

S	U	F	N	c
1	2	3	+	4

Αριθμοί

3	6	5	i
1	2	3	4

1

Κατασκευή

U	Πάγκος
D	Διακοσμητικά πλαίσια
S	Θέρμανση του πλευρικού τοίχου (πριν από την πρώτη τοποθέτηση)

2

Ομάδα προϊόντων

R	Ψυγείο
F	Καταψύκτης
BC	Ψυγείο ποτών
OR	Ψυγείο εξωτερικού χώρου

3

Τεχνολογία / Χαρακτηριστικά

B	BioFresh
N	NoFrost
D	Συρτάρι
P	Επεκτάσιμο (επεκτάσιμο συρτάρι)

+

Υλικά

pr	Έτοιμο πάνελ
gb	GlassBlack

4

Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης

a	Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης A
b	Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης B
c	Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης C
d	Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης D
e	Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης E
f	Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης F

1 + 2

Εσοχή*

36	82–88 cm
37	88–92 cm

3

Σειρές

0-1	Pure
2-4	Plus
5-6	Prime
7-9	Peak

4

Προδιαγραφή

Ψυγείο

0	Χωρίς θάλαμο κατάψυξης 4 αστέρων
1	Με θάλαμο κατάψυξης 4 αστέρων

Καταψύκτης

3	Αριθμός συρταριών καταψύκτη
---	-----------------------------

Ποτό / Εξωτερικός χώρος





1-2	Αριθμός ζωνών θερμοκρασίας
i	Περιλαμβάνεται SmartDeviceBox

Παρουσίαση γκάμας

◊ Σειρά Prime

◊ Σειρά Plus

○ Σειρά Pure



Εντοιχιζόμενα ψυγεία κάτω πάγκου

Ψυγεία κάτω πάγκου

Πόρτα πάνω στην πόρτα

BioFresh σε ολόκληρο τον	SUBa 375i	
EasyFresh	URc 375i	URd 365i
Επεκτάσιμο συρτάρι	URPc 375i	URPd 365i
Συρτάρια VarioCool	URDd 375i	
Φρούτα / Λαχανικά	URc 3700	URd 3600
Κατάψυξη 4 αστέρων	URc 3701	URd 3601
Ποτό	UBCpr 376i	
Υπαιθρια		UORpr 365i

Διατίθεται με διακοσμητικό πάνελ

Φρούτα / Λαχανικά		DURd 3600
Κατάψυξη 4 αστέρων		DURd 3601
Ποτό	UBCgb 3731	

Καταψύκτες κάτω πάγκου


Πόρτα πάνω στην πόρτα

NoFrost	SUFNc 375i	SUFNd 365i
Επεκτάσιμο συρτάρι		SUFNPc 365i
SmartFrost	SUFc 3703	SUFd 3603

Διατίθεται με διακοσμητικό πάνελ

--	--	--

Περισσότερος χώρος ψύξης



Στο παράδειγμα, χωρίς κατάψυξη 4 αστέρων

Βασικός εξοπλισμός

	○ Σειρά Pure	◻ Σειρά Prime
82-88	 	 
	URd 3600 DURd 3600	URd 365i EasyFresh URPd 365i
86-92		   
	URc 3700	SUBa 375i BioFresh σε ολόκληρο τον χώρο URc 375i EasyFresh URPc 375i URDd 375i
Τεχνολογία φρεσκάδας τροφίμων	Θάλαμος φρούτων / λαχανικών	Συρτάρι EasyFresh *
	Φίλτρο FreshAir *	BioFresh σε ολόκληρο τον χώρο *
Άνεση και ευελιξία	Ράφια GlassLine	Φίλτρο FreshAir *
	Διαιρούμενα ράφια πόρτας	Ράφια GlassLine, συμπεριλαμβανομένου ενός διαιρούμενου
	Κουτί πολλαπλών χρήσεων	Επεκτάσιμο ράφι GlassLine *
	Κουτί για φρούτα και λαχανικά	Διαιρούμενα ράφια πόρτας *
	Αυγοθήκη	Κουτί πολλαπλών χρήσεων κάτω από το συρτάρι EasyFresh
		Πολυμορφική αυγοθήκη
		Βουτυροθήκη
		Μηχανισμός απαλού κλεισίματος SoftSystem
		Επεκτάσιμο συρτάρι με SoftTelescopic *
		Συρτάρι VarioCool με ράγες SoftTelescopic *
Design	TouchControl με ενσωματωμένο φωτισμό LED	Οθόνη Touch & Swipe με ενσωματωμένο φωτισμό LED
	Έτοιμο πάνελ *	
	Με δυνατότητα Side-by-Side *	Με δυνατότητα Side-by-Side *
Συνδεσιμότητα (SmartDeviceBox)	Χωρίς δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης	Ενσωματωμένο (μοντέλα «i»)
Πάγος	Κατάψυξη 4 αστερών *	

Ο διαφοροποιημένος εξοπλισμός **επισημαίνεται** στην επόμενη υψηλότερη σειρά.

Βασικά χαρακτηριστικά



Διαιρούμενα ράφια πόρτας

Επιπλέον ευελιξία και ευκολία: για ασφαλή αλλά εύκολα προσβάσιμη τοποθέτηση μπουκαλιών, γυάλινων δοχείων κ.λπ., τα διαιρούμενα ράφια της πόρτας μπορούν να μετακινηθούν και να αναδιοργανωθούν στο επιθυμητό ύψος.



Συρτάρια VarioCool

Μπορούν να ρυθμιστούν ανεξάρτητα σε θερμοκρασίες μεταξύ 0 °C και +14 °C. Αυτό επιτρέπει την αποθήκευση παγωμένων ποτών και ευαίσθητων τροφίμων σε ξεχωριστά, ατομικά ρυθμιζόμενα διαμερίσματα.



EasyFresh – ιδανικό για φρούτα και λαχανικά

Η τεχνολογία διατήρησης φρεσκάδας με ρυθμιζόμενη υγρασία αέρα για φρέσκα φρούτα και λαχανικά είναι πλέον ενσωματωμένη σε όλα τα ψυγεία κάτω πάγκου της σειράς Prime.



Οθόνη Touch & Swipe

Η οθόνη Touch & Swipe κάνει τη λειτουργία πολύ απλή και κατανοητή. Όλες οι λειτουργίες μπορούν να επιλεγούν με πάτημα και σύριμο.



Οθόνη αφής

Με ένα απαλό άγγιγμα του δακτύλου, το ψυγείο μπορεί να ρυθμιστεί εύκολα στους 3 °C, 5 °C, 7 °C ή 9 °C. Ο λεπτός σχεδιασμός και η ενσωμάτωση στο στοιχείο φωτισμού δίνουν μεγαλύτερο χώρο στην ψύξη.



Επεκτάσιμο συρτάρι

Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να βλέπετε τα τρόφιμα από ό,τι στις ομαλές τηλεσκοπικές ράγες με μηχανισμό αυτόματου και απαλού κλεισίματος. Τα δύο πλήρως επεκτάσιμα γυάλινα συρτάρια διασφαλίζουν ότι όλα αποθηκεύονται με ασφάλεια και είναι απόλυτα προσβάσιμα.

Ψυγείο BioFresh πλήρους χώρου κατάλληλο για εγκατάσταση κάτω από τον πάγκο

SUBa 375i

prime

Τύπος: Πόρτα πάνω στην πόρτα / ενσωματώσιμη συσκευή κάτω από τον πάγκο

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	44 / 0,120 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	80 l
Όγκος:	Ασφαλές BioFresh: 80,7 l
Κατηγορία θορύβου:	33 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ):	86 - 92 / 60 / ελάχιστο 56,0

Soft System

Touch & Swipe Display

Smart Device

Bio Fresh

Ultra Efficient A ~30%

86-92

Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4"
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός
- Κλείδωμα για παιδιά
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός και πίσω
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Φωτισμός LED BioFresh
- Τα χρηματοκιβώτια BioFresh: 3, μπορούν να ρυθμιστούν ως HydroSafe ή DrySafe
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 0


Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Θέρμανση πλευρικών τοιχωμάτων και στις δύο πλευρές, κατάλληλο για συνδυασμό με άλλα ψυγεία, καταψύκτες ή/και συσκευές κρασιού



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου:

ψυγείο: 10 kg



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.

URDd 375i

prime

86-92

Τύπος: **Συρόμενο τρόλεϊ / ενσωματώσιμη συσκευή κάτω από τον πάγκο**

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:

82 / 0,224 kWh

Συνολικός όγκος ¹:

118 l

Όγκος:

Θήκη ψυγείου: **60,3 l**

Κατηγορία θορύβου:

34 db(A) / B SuperSilent

Κατηγορία κλιματισμού:

SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ):

86 - 92 / 60 / ελάχιστο 56,0

Super Cool

Soft System

Touch & Swipe Display

Smart Device

Duo Cooling

Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4"
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το διαμέρισμα του ψυγείου
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 0
- συρτάρι: συρόμενο συρτάρι με ράφι για μπουκάλια


Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός και πίσω
- Συρτάρι πλήρους εξαγωγής με δυνατότητα πλήρους ανοίγματος
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου:

ψυγείο: 10 kg



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.

Ψυγείο κατάλληλο για εγκατάσταση κάτω από τον πάγκο

URPc 375i

prime

Τύπος: Συρόμενο τρόλεϊ / ενσωματώσιμη συσκευή κάτω από τον πάγκο

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:

60 / 0,164 kWh

Συνολικός όγκος ¹:

133 l

Όγκος:

Θήκη ψυγείου: 133,7 l

Κατηγορία θορύβου:

32 db(A) / B SuperSilent

Κατηγορία κλιματισμού:

SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ):

86 - 92 / 60 / ελάχιστο 56,0

86-92



Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4"
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός
- Κλείδωμα για παιδιά

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- μεταβλητή Δίσκος για αυγά, Πιάτο βουτύρου
- ράφια GlassLine: 2
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 0
- συρτάρι: συρόμενο συρτάρι με ράφι για μπουκάλια
- Φωτισμός οροφής LED

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού


- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός και πίσω

- Συρτάρι πλήρους εξαγωγής με δυνατότητα πλήρους ανοίγματος
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου:

ψυγείο: 10 kg



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.

URc 375i

prime

86-92

Τύπος: **Πόρτα πάνω στην πόρτα / ενσωματώσιμη συσκευή κάτω από τον πάγκο**

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	60 / 0,164 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	134 l
Όγκος:	Θήκη ψυγείου: 134,6 l
Κατηγορία θορύβου:	32 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ):	86 - 92 / 60 / ελάχιστο 56,0



Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4"
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός
- Κλείδωμα για παιδιά

- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, μεταβλητή Δίσκος για αυγά, Πιάτο βουτύρου
- ράφια GlassLine: 2, από τα οποία διαιρούνται: 1
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 1
- Φωτισμός οροφής LED


Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός και πίσω



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου:

ψυγείο: 10 kg



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.

Ψυγείο κατάλληλο για εγκατάσταση κάτω από τον πάγκο

URc 3700

pure

Τύπος: **Πόρτα πάνω στην πόρτα / ενσωματώσιμη συσκευή κάτω από τον πάγκο**

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	60 / 0,164 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	134 l
Όγκος:	Θήκη ψυγείου: 134,6 l
Κατηγορία θορύβου:	32 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ):	86 - 92 / 60 / ελάχιστο 56,0



↑
86-92
↓

Σύστημα ελέγχου

- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός
- Κλείδωμα για παιδιά

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά
- ράφια GlassLine: 3
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 0
- Μισή θήκη φρούτων και λαχανικών, Κουτί πολλαπλών χρήσεων


Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός και πίσω
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μεσαίο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου:

ψυγείο: 10 kg



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.

URc 3701

pure

86-92

Τύπος: **Πόρτα πάνω στην πόρτα / ενσωματώσιμη συσκευή κάτω από τον πάγκο**

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	92 / 0,252 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	115 l
Όγκος:	Θήκη ψυγείου: 101 l / Χώρος κατάψυξης: 14 l
Κατηγορία θορύβου:	34 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-ST (+10 °C έως +38 °C)
Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ):	86 - 92 / 60 / ελάχιστο 56,0



Σύστημα ελέγχου

- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός
- Κλειδωμά για παιδιά

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός και πίσω
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετatrέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά
- ράφια GlassLine: 2
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 0
- Μισή θήκη φρούτων και λαχανικών, Κουτί πολλαπλών χρήσεων


Καταψύκτης

- Θάλαμος κατάψυξης 4 αστέρων
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 9,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 2,00 kg



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου:

ψυγείο: 10 kg



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.

Ψυγείο κατάλληλο για εγκατάσταση κάτω από τον πάγκο

URPd 365i

prime

Τύπος: Συρόμενο τρόλεϊ / ενσωματώσιμη συσκευή κάτω από τον πάγκο

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:

74 / 0,202 kWh

Συνολικός όγκος¹:

124 l

Όγκος:

Θήκη ψυγείου: 124,9 l

Κατηγορία θορύβου:

32 db(A) / B SuperSilent

Κατηγορία κλιματισμού:

SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ):

82 - 88 / 60 / ελάχιστο 56,0



Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4"
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός
- Κλείδωμα για παιδιά

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- μεταβλητή Δίσκος για αυγά, Πιάτο βουτύρου
- ράφια GlassLine: 2
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 0
- συρτάρι: συρόμενο συρτάρι με ράφι για μπουκάλια
- Φωτισμός οροφής LED

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού


- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός και πίσω

- Συρτάρι πλήρους εξαγωγής με δυνατότητα πλήρους ανοίγματος
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου:

ψυγείο: 10 kg



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.

URd 365i

prime

82-88

Τύπος: **Πόρτα πάνω στην πόρτα / ενσωματώσιμη συσκευή κάτω από τον πάγκο**

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	74 / 0,202 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	125 l
Όγκος:	Θήκη ψυγείου: 125,5 l
Κατηγορία θορύβου:	33 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ):	82 - 88 / 60 / ελάχιστο 56,0



Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4"
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός
- Κλείδωμα για παιδιά

- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετatrέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, μεταβλητή Δίσκος για αυγά, Πιάτο βουτύρου
- ράφια GlassLine: 2, από τα οποία διαιρούνται: 1
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 1
- Φωτισμός οροφής LED


Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός και πίσω



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου:

ψυγείο: 10 kg



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.

Πλήρως εντοιχιζόμενο ψυγείο κάτω πάγκου

UIK 1510

Comfort

Τύπος: Πόρτα πάνω στην πόρτα / ενσωματώσιμη συσκευή κάτω από τον πάγκο

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	94 / 0,257 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	136 l
Όγκος:	Θήκη ψυγείου: 136,9 l
Κατηγορία θορύβου:	35 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-ST (+10 °C έως +38 °C)
Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ):	82 - 88 / 60 / ελάχιστο 55,0



82-88

Σύστημα ελέγχου

- MagicEye, ηλεκτρονική αφή, Ηλεκτρονικά κουμπιών
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Ράφια GlassLine, Δίσκος για αυγά
- ράφια GlassLine: 4
- Φωτισμός οροφής LED


Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός και πίσω
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου:

ψυγείο: 10 kg



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.

UIK 1514

Comfort

Τύπος: **Πόρτα πάνω στην πόρτα / ενσωματώσιμη συσκευή κάτω από τον πάγκο**

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	145 / 0,397 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	119 l
Όγκος:	Θήκη ψυγείου: 104,8 l / Χώρος κατάψυξης: 15 l
Κατηγορία θορύβου:	35 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-ST (+10 °C έως +38 °C)
Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ):	82 - 88 / 60 / ελάχιστο 55,0



↑
82-88
↓

Εντοιχιζόμενο ψυγείο κάτω πάγκου

Σύστημα ελέγχου

- MagiEye, ηλεκτρονική αφή, Ηλεκτρονικά κουμπιών
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το διαμέρισμα του ψυγείου
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Ράφια GlassLine, Δίσκος για αυγά
- ράφια GlassLine: 3

Καταψύκτης

- Θάλαμος κατάψυξης 4 αστέρων
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 9,70 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 3,00 kg

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού


- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός και πίσω
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί

μετατρέψιμο



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου:

ψυγείο: 10 kg



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.

Ψυγείο κατάλληλο για εγκατάσταση κάτω από τον πάγκο

URd 3600

pure

Τύπος: **Πόρτα πάνω στην πόρτα / ενσωματώσιμη συσκευή κάτω από τον πάγκο**

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	74 / 0,202 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	127 l
Όγκος:	Θήκη ψυγείου: 127 l
Κατηγορία θορύβου:	34 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ):	82 - 88 / 60 / ελάχιστο 56,0

Super
Cool

Touch
Control

LED

82-88

Σύστημα ελέγχου

- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός
- Κλειδωμα για παιδιά

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά
- ράφια GlassLine: 3
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 0
- Μισή θήκη φρούτων και λαχανικών, Κουτί πολλαπλών χρήσεων


Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός και πίσω
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μεατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου:

ψυγείο: 10 kg



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.

URd 3601

pure

82-88

Τύπος: **Πόρτα πάνω στην πόρτα / ενσωματώσιμη συσκευή κάτω από τον πάγκο**

Ενεργειακή κλάση:	A D
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	115 / 0,315 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	106 l
Όγκος:	Θήκη ψυγείου: 91,9 l / Χώρος κατάψυξης: 14 l
Κατηγορία θορύβου:	34 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ):	82 - 88 / 60 / ελάχιστο 56,0



Σύστημα ελέγχου

- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός
- Κλειδίωμα για παιδιά

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός και πίσω
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετatrέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά
- ράφια GlassLine: 2
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 0
- Μισή θήκη φρούτων και λαχανικών, Κουτί πολλαπλών χρήσεων


Καταψύκτης

- Θάλαμος κατάψυξης 4 αστέρων
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 9,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 2,00 kg



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου:

ψυγείο: 10 kg



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.

Βασικός εξοπλισμός

	○ Σειρά Pure	◻ Σειρά Prime
82-88	 SUFd 3603 SDUFd 3603	  SUFNd 365i SUFNPc 365i
86-92	 SUFc 3703	 SUFNc 375i
Τεχνολογία φρε-σκάδας τροφίμων	SmartFrost	NoFrost
Άνεση και ευελιξία	Συρτάρια κατάψυξης με ενσωματωμένο οδηγό VarioSpace Παγοθήκη 4 ρυθμίσεις θερμοκρασίας (-16 / -18 / -20 / -28 °C) SuperFrost Οπτικός και ακουστικός συναγερμός πόρτας	Συρτάρια κατάψυξης με ενσωματωμένο οδηγό VarioSpace Παγοθήκη με καπάκι Συνεχής έλεγχος θερμοκρασίας SuperFrost Οπτικός και ακουστικός συναγερμός πόρτας
Design	TouchControl Έτοιμο πάνελ * Με δυνατότητα Side-by-Side	Οθόνη Touch & Swipe με ενσωματωμένο φωτισμό LED Με δυνατότητα Side-by-Side Επεκτάσιμο συρτάρι με ράγες SoftTelescopic *
Συνδεσιμότητα (SmartDeviceBox)	Χωρίς δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης	Ενσωματωμένο (μοντέλα «i»)

Ο διαφοροποιημένος εξοπλισμός **επισημαίνεται** στην επόμενη υψηλότερη σειρά.

Βασικά χαρακτηριστικά



NoFrost

NoFrost σημαίνει: Ποτέ πια δύσκολη και χρονοβόρα απόψυξη, αλλά περισσότερος χρόνος για άλλα πράγματα – και εξοικονόμηση χρημάτων.



SmartDevice

Με το SmartDeviceBox (προεγκατεστημένο στα μοντέλα «i»), μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της συσκευής σας ή να δείτε μηνύματα κατάστασης χρησιμοποιώντας το smartphone σας και την εφαρμογή SmartDevice εν κινήσει.



VarioSpace

Όλοι οι καταψύκτες με λειτουργία NoFrost και SmartFrost διαθέτουν συρτάρια που μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το VarioSpace, το πρακτικό σύστημα για πρόσθετο αποθηκευτικό χώρο, για να καταψύχετε και τρόφιμα μεγάλου όγκου.



Οθόνη Touch & Swipe

Η λειτουργία των μοντέλων Prime είναι πλέον απίστευτα εύκολη και διαισθητική. Όλες οι λειτουργίες μπορούν να επιλεγούν με πάτημα και σύρσιμο. Ο φωτισμός LED είναι ενσωματωμένος με τρόπο που εξοικονομεί χώρο.



Επιλογές διακόσμησης

Οι συσκευές με δυνατότητα διακοσμητικού πάνελ μπορούν να εξοπλιστούν με ένα υπάρχον διακοσμητικό πάνελ, μια πρόσοψη κουζίνας που ταιριάζει με το σχέδιο της κουζίνας ή (ως αξεσουάρ Liebherr) με ένα πάνελ από ανοξείδωτο ασάλι και ξεχωριστές επιλογές λαβής.



Επεκτάσιμο συρτάρι

Ο θάλαμος και τα δύο συρτάρια γλιστράνε έξω απαλά πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες. Αυτό παρέχει την ιδανική επισκόπηση και εύκολη πρόσβαση σε όλα τα τρόφιμα. Ο χειρισμός γίνεται ακόμα πιο άνετος με τη βοήθεια των ραγών SoftTelescopis, του αυτοσυρόμενου μηχανισμού με απαλή απόσβεση κλεισίματος.

Καταψύκτης κατάλληλος για τοποθέτηση κάτω από τον πάγκο

SUFNc 375i

prime

Τύπος: **Πόρτα πάνω στην πόρτα / ενσωματώσιμη συσκευή**
κάτω από τον πάγκο

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	121 / 0,331 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	80 l
Όγκος:	Χώρος κατάψυξης: 80 l
Κατηγορία θορύβου:	32 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ):	86 - 92 / 60 / ελάχιστο 56,0

No Frost

LED

Touch & Swipe Display

Vario Space

Smart Device

Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4"
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός
- Κλείδωμα για παιδιά

Καταψύκτης


- Συρτάρια: 3, με ενσωματωμένο οδηγό συρταριού, VarioSpace
- Δίσκος για παγάκια με καπάκι
- Φωτισμός LED
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 12,40 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 9,70 kg

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Θέρμανση πλευρικών τοιχωμάτων και στις δύο πλευρές, κατάλληλο για συνδυασμό με άλλα ψυγεία, καταψύκτες ή/και συσκευές κρασιού
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός και πίσω
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου:
καταψύκτης: 10 kg



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.

SUFc 3703

86-92

Τύπος: **pure**
Πόρτα πάνω στην πόρτα / ενσωματώσιμη συσκευή
κάτω από τον πάγκο

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	113 / 0,309 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	94 l
Όγκος:	Χώρος κατάψυξης: 95 l
Κατηγορία θορύβου:	34 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ):	86 - 92 / 60 / ελάχιστο 56,0

Smart
Frost

Touch
Control

Vario
Space

Σύστημα ελέγχου

- Συναγερμός σφάλματος: ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: ακουστικό
- Κλείδωμα για παιδιά

- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας

Καταψύκτης


- Συρτάρια: 3, με ενσωματωμένο οδηγό συρταριού, VarioSpace
- Δίσκος για παγάκια
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 17,50 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 7,20 kg

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Θέρμανση πλευρικών τοιχωμάτων και στις δύο πλευρές, κατάλληλο για συνδυασμό με άλλα ψυγεία, καταψύκτες ή/και συσκευές κρασιού
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός και πίσω



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου: καταψύκτης: 10 kg



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.



SUFNPc 365i ◊ Prime



Ράγες SoftTelescopic

Όλα τα συρτάρια κινούνται ομαλά σε τηλεσκοπικούς οδηγούς, προσφέροντας τέλεια ορατότητα και άμεση πρόσβαση σε όλα τα τρόφιμα. Ο χειρισμός γίνεται ακόμη πιο άνετος χάρη στον αυτόματο μηχανισμό επαναφοράς με απαλή απόσβεση στο κλείσιμο.



VarioSpace

Επιπλέον αποθηκευτικός χώρος – χάρη στο VarioSpace: σε αυτόν τον καταψύκτη μπορούν να αφαιρεθούν μεμονωμένα συρτάρια, προσφέροντας ιδανικό χώρο για την αποθήκευση και μεγαλύτερων κατεψυγμένων προϊόντων.

SUFNPc 365i

prime

Τύπος: **Συρόμενο τρόλεϊ / ενσωματώσιμη συσκευή κάτω από τον πάγκο**

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	120 / 0,328 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	75 l
Όγκος:	Χώρος κατάψυξης: 75 l
Κατηγορία θορύβου:	32 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ):	82 - 88 / 60 / ελάχιστο 56,0



Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4"
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός
- Κλείδωμα για παιδιά

Δροσερή ζώνη

- συρτάρι: συρόμενο συρτάρι με ράφι για μπουκάλια

Καταψύκτης


- Συρτάρια: 3, VarioSpace
- Δίσκος για παγάκια με καπάκι
- Φωτισμός LED
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 11,30 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 10,10 kg

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Θέρμανση πλευρικών τοιχωμάτων και στις δύο πλευρές, κατάλληλο για συνδυασμό με άλλα ψυγεία, καταψύκτες ή/και συσκευές κρασιού
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός και πίσω
- Συρτάρι πλήρους εξαγωγής με δυνατότητα πλήρους ανοίγματος
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου: ψυγείο: 10 kg



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.

Καταψύκτης κατάλληλος για τοποθέτηση κάτω από τον πάγκο

SUFNd 365i

prime

Τύπος: **Πόρτα πάνω στην πόρτα / ενσωματώσιμη συσκευή**
κάτω από τον πάγκο

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: **150 / 0,41 kWh**

Συνολικός όγκος ¹: **74 l**

Όγκος: Χώρος κατάψυξης: **74 l**

Κατηγορία θορύβου: **34 db(A) / B SuperSilent**

Κατηγορία κλιματισμού: **SN-T (+10 °C έως +43 °C)**

Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ): **82 - 88 / 60 / ελάχιστο 56,0**



82-88

Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4"
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός
- Κλείδωμα για παιδιά

Καταψύκτης


- Συρτάρια: 3, με ενσωματωμένο οδηγό συρταριού, VarioSpace
- Δίσκος για παγάκια με καπάκι
- Φωτισμός LED
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 12,40 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 8,20 kg

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Θέρμανση πλευρικών τοιχωμάτων και στις δύο πλευρές, κατάλληλο για συνδυασμό με άλλα ψυγεία, καταψύκτες ή/και συσκευές κρασιού
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός και πίσω
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου:
καταψύκτης: 10 kg



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.

SUFd 3603

pure

82-88

Τύπος: **Πόρτα πάνω στην πόρτα / ενσωματώσιμη συσκευή**
κάτω από τον πάγκο

Ενεργειακή κλάση:	A D
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	140 / 0,383 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	87 l
Όγκος:	Χώρος κατάψυξης: 88 l
Κατηγορία θορύβου:	34 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ):	82 - 88 / 60 / ελάχιστο 56,0

Smart
Frost

Touch
Control

Vario
Space

Σύστημα ελέγχου

- Συναγερμός σφάλματος: ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: ακουστικό
- Κλείδωμα για παιδιά

- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας

Καταψύκτης


- Συρτάρι: 3, με ενσωματωμένο οδηγό συρταριού, VarioSpace
- Δίσκος για παγάκια
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 17,50 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 6,80 kg

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Θέρμανση πλευρικών τοιχωμάτων και στις δύο πλευρές, κατάλληλο για συνδυασμό με άλλα ψυγεία, καταψύκτες ή/και συσκευές κρασιού
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός και πίσω



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου: καταψύκτης: 10 kg



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.

SUIG 1514

Comfort

Τύπος: Πόρτα πάνω στην πόρτα / ενσωματώσιμη συσκευή κάτω από τον πάγκο

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	141 / 0,386 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	95 l
Όγκος:	Χώρος κατάψυξης: 95 l
Κατηγορία θορύβου:	35 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-ST (+10 °C έως +38 °C)
Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ):	82 - 88 / 60 / ελάχιστο 55,0

Smart Frost

Vario Space

Σύστημα ελέγχου

- MagicEye, ηλεκτρονική αφή, Ηλεκτρονικά κουμπιών
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός και πίσω
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο

Καταψύκτης


- Συρτάρια: 3, VarioSpace
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 10,05 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 7,00 kg
- Ράφια από γυαλί ασφαλείας

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Θέρμανση πλευρικών τοιχωμάτων και στις δύο πλευρές, κατάλληλο για συνδυασμό με άλλα ψυγεία, καταψύκτες ή/και συσκευές κρασιού



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου: καταψύκτης: 10 kg



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.

SDUFd 3603

pure

Τύπος: Πόρτα πάνω στην πόρτα / ενσωματώσιμη συσκευή κάτω από τον πάγκο

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	140 / 0,383 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	87 l
Όγκος:	Χώρος κατάψυξης: 88 l
Κατηγορία θορύβου:	36 db(A) / C
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ):	82 - 88 / 60 / ελάχιστο 56,0



Σύστημα ελέγχου

- Συναγερμός σφάλματος: ακουστικό
- Συναγερμός πόρτας: ακουστικό
- Κλείδωμα για παιδιά

- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας

Καταψύκτης


- Συρτάρια: 3, με ενσωματωμένο οδηγό συρταριού, VarioSpace
- Δίσκος για παγάκια
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 17,50 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 6,80 kg

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Θέρμανση πλευρικών τοιχωμάτων και στις δύο πλευρές, κατάλληλο για συνδυασμό με άλλα ψυγεία, καταψύκτες ή/και συσκευές κρασιού
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός και πίσω



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου: καταψύκτης: 5 kg



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.

Ψυγεία ποτών κάτω πάγκου



Βασικά χαρακτηριστικά



Γυάλινο συρόμενο ράφι

Το γυάλινο συρόμενο ράφι συνδυάζει ευελιξία και σχεδιασμό: η σατινέ γυάλινη πλάκα επιτρέπει την ευέλικτη αποθήκευση. Επιπλέον, το ράφι γλιστράει εύκολα και ομαλά.



Πτυσσόμενο ράφι μπουκαλιών

Το στιβαρό μεταλλικό ράφι με ξύλινη πρόσοψη συνδυάζει εξαιρετική λειτουργία και ελκυστική σχεδίαση. Παρέχει ασφαλές κράτημα για τα μπουκάλια, ενώ παράλληλα προσθέτει μια πινελιά κομψότητας στο ψυγείο.



Διαιρούμενο γυάλινο ράφι

Δεν χρειάζεται να αφαιρείτε ολόκληρο το ράφι για να χωρέσετε τα ψηλά είδη – το διαιρούμενο γυάλινο ράφι κάνει τη ζωή σας εύκολη. Απλώς σύρετε το μπροστινό μισό πάνω από το πίσω μέρος για να δημιουργήσετε πρόσθετο ύψος για καράφες ή ψηλά δοχεία.



Χωνευτή λαβή

Απόλυτη κομψότητα: με μια συνεχή χωνευτή λαβή στην πόρτα, αυτή η συσκευή Liebherr ενσωματώνεται άψογα σε ένα οικιακό περιβάλλον χωρίς λαβές – εξασφαλίζοντας παράλληλα εύκολο άνοιγμα.



Φωτισμός παρουσίασης

Ο φωτισμός οροφής LED εξασφαλίζει εξαιρετική ορατότητα στο εσωτερικό του ψυγείου – ιδανικό ειδικά όταν είναι γεμάτο με μεγάλη ποικιλία ποτών.



SmartDevice

Αυτή η συσκευή Liebherr είναι πάντα έτοιμη για σύνδεση στο διαδίκτυο: το ενσωματωμένο SmartDeviceBox στο μοντέλο της σειράς Prime ξεκλειδώνει την πρόσβαση στο διαδίκτυο και όλα τα πλεονεκτήματα του έξυπνου σπιτιού. Με δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης για τη σειρά Plus (αξεσουάρ).

Πλήρως εντοιχιζόμενο ψυγείο ποτών τύπου πάγκου

UBCpr 376i

prime

Τύπος: Πόρτα πάνω στην πόρτα / Συσκευή κάτω από τον πάγκο

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:

161 / 0,441 kWh

Συνολικός όγκος¹:

130 l

Όγκος:

Θήκη ψυγείου: 130 l

Κατηγορία θορύβου:

34 db(A) / B SuperSilent

Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ):

86 - 92 / 60 / ελάχιστο 56,5

86-92

Super
Cool

Soft
System

Touch &
Swipe
Display

Smart
Device

Fresh
Air

Σύστημα ελέγχου


- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4"
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- ράφια GlassLine: 4, από τα οποία διαιρούνται: 1
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 0
- Φωτισμός οροφής LED

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός και πίσω
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μεατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.

UBCgb 3731

plus

86-92

Τύπος: Πόρτα πάνω στην πόρτα / Συσκευή κάτω από τον πάγκο

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:

161 / 0,441 kWh

Συνολικός όγκος ¹:

136 l

Όγκος:

Θήκη ψυγείου: 136 l

Κατηγορία θορύβου:

34 db(A) / 34 db(A) SuperSilent

Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ):

86 - 92 / 60 / ελάχιστο 56,5



Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC, Ηλεκτρονική αφή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox: ως προαιρετικό εξάρτημα
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh


- ράφια GlassLine: 4
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 0
- Φωτισμός οροφής LED

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός και πίσω
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετρεψίμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου:



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.

Ψυγεία εξωτερικού χώρου κάτω πάγκου



Βασικά χαρακτηριστικά



Γυάλινο συρόμενο ράφι

Κομψό και εξαιρετικά πρακτικό: το συρόμενο ράφι από σατινέ γυαλί γλιστράει ομαλά πάνω σε ράγες. Η λειτουργία με το ένα χέρι και τα στοπ ασφαλείας εξασφαλίζουν ευκολία και ασφάλεια κατά τη χρήση, ενώ το σατινέ φινίρισμα καθιστά τις γρατσουνιές ουσιαστικά αόρατες.



Πτυσσόμενο ράφι μπουκαλιών

Άφθονος πρόσθετος χώρος αποθήκευσης για μεγαλύτερες εκδηλώσεις σε εξωτερικούς χώρους: το χαμηλότερο συρόμενο ράφι συγκρατεί με ασφάλεια τα μπουκάλια, διατηρώντας τα πάντα εύκολα προσβάσιμα.



Διαιρούμενο γυάλινο ράφι

Χάρη στο διαιρούμενο γυάλινο ράφι, μπορείτε να αποθηκεύσετε τα ψηλά είδη χωρίς να χρειάζεται να αφαιρέσετε ολόκληρο το ράφι. Σύρετε απλά τα δύο μισά το ένα πάνω στο άλλο – ιδανικό για τις μεγάλες καράφες στα πάρτι στον κήπο.



Προστασία από πιτσιλιές

Ιδανικό για κουζίνες εξωτερικού χώρου σε βεράντες ή αίθρια: Με πιστοποίηση IPX4, αυτό το ψυγείο προστατεύεται από πιτσίλισμα νερού – το ψιχάλισμα δεν θα αποτελέσει κανένα πρόβλημα.



Φωτισμός παρουσίασης

Ο φωτισμός οροφής LED παρέχει καθαρή θέα στο εσωτερικό του ψυγείου σας – ιδανικός ειδικά για μπάρμπεκιου. Τοποθετημένες στο μπροστινό μέρος, οι λυχνίες LED εξασφαλίζουν εύκολο εντοπισμό ακόμα και για μικρά είδη.



SmartDevice

Αυτή η συσκευή Liebherr είναι πάντα έτοιμη για σύνδεση στο διαδίκτυο: το ενσωματωμένο SmartDeviceBox ξεκλειδώνει την πρόσβαση στο διαδίκτυο και όλα τα πλεονεκτήματα του έξυπνου σπιτιού.

UORpr 366i

prime

Τύπος: Πόρτα πάνω στην πόρτα / ενσωματώσιμη συσκευή
κάτω από τον πάγκο

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	197 / 0,539 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	84 l
Όγκος:	Θήκη ψυγείου: 84 l
Κατηγορία θορύβου:	36 db(A) / 36 db(A) SuperSilent
Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ):	82 - 88 / 60 / ελάχιστο 56,5



Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4"
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- ράφια GlassLine: 4, από τα οποία διαιρούνται: 1
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 0
- Φωτισμός οροφής LED


Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός και πίσω
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μεατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου:

ψυγείο: 10 kg



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.

UORpr 365i

prime

Τύπος: **Πόρτα πάνω στην πόρτα / ενσωματώσιμη συσκευή**
κάτω από τον πάγκο

Ενεργειακή κλάση:	A B
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	135 / 0,369 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	84 l
Όγκος:	Θήκη ψυγείου: 84 l
Κατηγορία θορύβου:	36 db(A) / 36 db(A) SuperSilent
Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ):	82 - 88 / 60 / ελάχιστο 56,5



82-88

Εντοιχιζόμενο ψυγείο κάτω
πάγκου

Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4"
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- ράφια GlassLine: 4, από τα οποία διαιρούνται: 1
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 0
- Φωτισμός οροφής LED


Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός και πίσω
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μεττρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας



Μέγιστο βάρος ανά πόρτα επίπλου:

ψυγείο: 10 kg



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.



Ελεύθερες συσκευές

Ελεύθερες συσκευές



Καλαίσθητος σχεδιασμός, εσωτερικά και εξωτερικά:

Οι συσκευές BlackSteel είναι χάρμα οφθαλμών από κάθε άποψη.

Οι επιλογές μας: κομψό, κομψό ή κομψό?

Κάθε κουζίνα είναι μοναδική, οπότε γιατί ένα ψυγείο να είναι τυποποιημένο; Προσφέρουμε μία ποικιλία από πολύ διαφορετικά υλικά υψηλής ποιότητας, διακριτικά χρώματα και εργονομικά σχέδια λαβών. Αλλά ανεξάρτητα από τη συσκευή που θα διαλέξουν οι πελάτες σας: με αυτές τις αποκλειστικές επιλογές θα έχουν διαλέξει σίγουρα τη σωστή.

Χειρολαβές

Λαβή με μηχανισμό ανοίγματος

Η χειρολαβή ακολουθεί απαλά την κίνηση του χεριού σας και κάνει το άνοιγμα της πόρτας ακόμη πιο εύκολο.



Χωνευτή λαβή

Έτσι δεν προεξέχει πια καμία χειρολαβή. Η κομψή εσοχή εναρμονίζεται με το απέρριπτο design χωρίς λαβές της κουζίνας σας.



Προσόψεις πόρτας

Επιφάνειες

Διατίθενται τα ακόλουθα σχέδια:

SmartSteel

SteelFinish

BlackSteel

TerraSteel
(μόνο για french door)



Λευκό

DarkGrey

GlassBlack

GlassWhite



Εσωτερική διακόσμηση από ατσάλι

Οι συσκευές BlackSteel και SmartSteel διαθέτουν ατσάλινα στοιχεία σε χρωματικό συνδυασμό, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό εσωτερικό.



Βάλτε τη δική σας σφραγίδα. Στην κουζίνα σας.

Τα ψυγεία δεν είναι πλέον απλές άσπρες συσκευές. Τώρα που η τραπεζαρία και το καθιστικό δεν διαχωρίζονται, το design παίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Η νέα λιτή γλώσσα των συσκευών Liebherr εντυπωσιάζει χάρη στις ασυνήθιστες γραμμές, στις εξευγενισμένες


επιφάνειες και τον απέριπτο σχεδιασμό.

Οι συσκευές μας εντάσσονται άψογα σε κάθε μοντέρνα κουζίνα με μία κλασική, μοναδική εμφάνιση. Αλλά φτάνουν τα λόγια: το design μιλάει από μόνο του.





XRFbd 5220 ◊ Σειρά Plus



InteriorFit. Απόλυτη εφαρμογή.

Χάρη στο InteriorFit, οι αυτόνομες συσκευές μας εντάσσονται τέλεια στην κουζίνα σας – δεν χρειάζονται απόσταση από τον τοίχο ούτε από τις διπλανές συσκευές για αερισμό. Μέσα στην κουζίνα σας προεξέχει μόνο η πόρτα του ψυγείου. Όλα τα άλλα είναι αόρατα.



Δύσκολο άνοιγμα κατάψυξης:

Ένα πρόβλημα από το παρελθόν.

Χάρη στη νέα τεχνολογία EasyOpen οι καταψύκτες ανοίγουν κάθε φορά απαλά και χωρίς κόπο. Ακόμη και χωρίς χειρολαβή. Πώς το καταφέραμε αυτό; Με τη βοήθεια ενός μοντέρνου μονωτικού λάστιχου πόρτας και χάρη στην καινούργια τεχνολογία BluPerformance καταφέραμε να μειώσουμε στο μισό τις δυνάμεις για το άνοιγμα της πόρτας. Μικρού μεγέθους, απλό, άνετο.



SpaceBox

Ιδανικό για τα τρόφιμα μικρού όγκου.



VarioSpace

Πρακτικό για είδη κατάψυξης μεγάλου όγκου, όπως π.χ. μια πολυόροφη τούρτα γενεθλίων.

Χώρος φύλαξης ανάλογα τις ανάγκες.

Με το VarioTemp η θερμοκρασία στην κατάψυξη μπορεί να ρυθμίζεται εναλλακτικά μεταξύ -2°C και $+14^{\circ}\text{C}$.

Έτσι να μην έχετε πρόβλημα χώρου ψύξης για τα μεγάλα πάρτι. Η κατάψυξη, μπορεί να χρησιμοποιείται και ως ψυχρή ζώνη για καναπεδάκια και για ποτά. Ή όμως και ως δροσερή ζώνη για τρόφιμα που είναι ευαίσθητα στις χαμηλές θερμοκρασίες, όπως οι πατάτες και τα κρεμμύδια.

Η οικογένειά σας μεγάλωσε και ο χώρος στον ψυγειοκαταψύκτη αρχίζει να μην επαρκεί; Κανένα πρόβλημα. Με το VarioTemp μπορείτε να χρησιμοποιείτε και τα συρτάρια της κατάψυξης ως κανονικό ψυγείο. Σε συνδυασμό με έναν ξεχωριστό καταψύκτη θα έχετε έτσι αρκετό χώρο, ώστε να διατηρείτε αρκετά φρέσκα τρόφιμα για όλη τη μεγάλη οικογένεια.



Χρήση ως κατάψυξη (-18°C)



Χρήση ως ψυγείο (-2°C - $+9^{\circ}\text{C}$)



Χρήση ως δροσερή ζώνη ($+14^{\circ}\text{C}$)

Γράμματα						Αριθμοί			
C	B	N	b	s	d	5	7	6	i
1	2	3	4	5	6 +	1	2	3	4

1	Ομάδα προϊόντων
R	Ψυγείο
C	Συνδυασμός (ψυγειοκαταψύκτης)
F	Καταψύκτης
M	MultiDoor / French door
XRF	Ένδειξη για SBS (ψυγείο καταψύκτης)
XCC	Ένδειξη για SBS (συνδυασμός συνδυασμός)

2 + 3	Τεχνολογία / Χαρακτηριστικά
-	EasyFresh
B	BioFresh
N	NoFrost
X	BluRoX

4 + 5	Υλικά
sf	SteelFinish
sd	Πόρτα SmartSteel
st	SmartSteel
bd	Πόρτα BlackSteel
bs	BlackSteel
ts	TerraSteel
dg	DarkGrey
-	Λευκό

6	Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης
a	Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης A
b	Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης B
c	Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης C
d	Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης D
e	Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης E
f	Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης F

+	Υπερ-αποδοτικά **
10	Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης A -10 %
20	Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης A -20 %
30	Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης A -30 %

1 + 2	Διαστάσεις * / τύπος
Πλάτος 60 cm	
42	125 cm
46	145 cm
50	165 cm
52	185 cm
57	201 cm
Πλάτος 70 cm	
66	145 cm
70	165 cm
72	185 cm
Πλάτος 75 cm	
77	201 cm

Τύπος (French door)	
95	2 πόρτες, 2 συρτάρια καταψύκτη
90	4 πόρτες

3	Σειρές
0-1	Pure
2-4	Plus
5-6	Prime
7-9	Peak

4	Προδιαγραφή
0-7	Αριθμός συρταριών καταψύκτη
1	Με θάλαμο κατάψυξης 4 αστέρων
i	Περιλαμβάνεται SmartDeviceBox

Side-by-Side	
0	EasyFresh
5	BioFresh 1 συσκευή
6	BioFresh 2 συσκευές

French door	
0	Χωρίς νερό / πάγο
2	Μηχανικό σύστημα IceMaker (EasyTwist-Ice)
4	Αυτόματο σύστημα IceMaker
6	InfinitySpring + IceMaker
8	IceCenter

Τυπολογία

Γράμματα						Αριθμοί			
C	B	N	b	s	d	5	7	6	i
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4

1	Ομάδα προϊόντων
R	Ψυγείο
C	Συνδυασμός (ψυγειοκαταψύκτης)
F	Καταψύκτης
XRF	Ένδειξη για SBS (ψυγείο καταψύκτης)
XCC	Ένδειξη για SBS (συνδυασμός συνδυασμός)
2 + 3	Τεχνολογία / Χαρακτηριστικά
-	EasyFresh
B	BioFresh
N	NoFrost
X	BluRoX
4 + 5	Υλικά
sf	SteelFinish
sd	Πόρτα SmartSteel
st	SmartSteel
bd	Πόρτα BlackSteel
bs	BlackSteel
dg	DarkGrey
-	Λευκό
6	Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης
a	Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης A
b	Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης B
c	Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης C
d	Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης D
e	Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης E
f	Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης F
+	Υπερ-αποδοτικά **
10	Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης A -10%
20	Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης A -20%
30	Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης A -30%

1 + 2	Διαστάσεις *
Πλάτος 60 cm	
42	125 cm
46	145 cm
50	165 cm
52	185 cm
57	201 cm
Πλάτος 70 cm	
66	145 cm
70	165 cm
72	185 cm
Πλάτος 75 cm	
77	201 cm
3	Σειρές
0-1	Pure
2-4	Plus
5-6	Prime
7-9	Peak
4	Προδιαγραφή
0-7	Αριθμός συρταριών καταψύκτη
1	Με θάλαμο κατάψυξης 4 αστέρων
i	Περιλαμβάνεται SmartDeviceBox
Side-by-Side	
0	EasyFresh
5	BioFresh 1 συσκευή
6	BioFresh 2 συσκευές

Επισκόπηση γκάμας

△ Σειρά Peak

◊ Σειρά Prime

◇ Σειρά Plus

○ Σειρά Pure

Ψυγειοκαταψύκτες French-Door-Συνδυασμοί

BioFresh Professional/HydroBreeze

Water&Ice-Centre/MoodLight/VarioTempZone

InfinitySpring/IceMaker/MoodLight

BioFresh

Water & Ice-Centre/VarioTempZone

IceMaker/VarioTempZone


IceMaker

EasyFresh

EasyTwist-Ice/VarioTempZone


← 91 →

↑ 203 ↓



← 91 →

↑ 180 ↓



← 91 →

↑ 180 ↓



2 πόρτες, 2 συρτάρια
κατάψυξης

2 πόρτες, 2 συρτάρια
κατάψυξης

4 πορτών

MBsddi 9558

MBsddi 9058

MBsddi 9556

MBbsdi 9556

MBsddi 9528

MBsddi 9028

MBbsdi 9528

MBbsdi 9028

MBtsdi 9528

MBsddi 9024

MBsddi 9524


MBbsdi 9024

CBNste 8872

MBtsdi 9024

Msdd 9012

← 60 → ← 60 →



Side-by-Side

Κρασί/Καταψύκτης | Ψυγείο

BioFresh Professional

ρασί | HydroBreeze
NoFrost | InfinitySpring
IceMaker

SWNbsd 529i

SRBbsc 529i

XRCst 5295

SWNstd 529i

SRBstc 529i

Side-by-Side

Καταψύκτης | Ψυγείο

BioFresh Professional

NoFrost | HydroBreeze
IceTower | InfinitySpring

SFNbsd 529i

SRBbsc 529i

XRFst 5295

SFNstd 529i

SRBstc 529i

NoFrost | Fish & Seafood
IceTower

SFNsdd 526i

SRBsdd 526i

BioFresh

NoFrost | BioFresh


SBNsdd 526i

SRsdc 525i

SFNsfd 5227

SRBsfc 5220

EasyFresh



Ψυγείοκαταψύκτες - BioFresh Professional

NoFrost	CBNbsc 778i			
HydroBreeze/InfinitySpring IceMaker/VarioTemp		CBNstb 579i		

Ψυγείοκαταψύκτες - BioFresh

NoFrost				
VarioTemp/EasyTwist-Ice		CBNsda 575i		
VarioTemp	CBNsda 775i	CBNbsa20575i		
	CBNsdc 765i			
EasyTwist-Ice		CBNbda 572i	CBNbda5223	
		CBNsda 572i	CBNsda 5223	
		CBNbdc 573i		
		CBNsdc 573i		
		CBNa 572i		
		CBNc 5723		
		CBNc 5223		

Ψυγείοκαταψύκτες - EasyFresh

NoFrost		CNsfc 574i		
EasyTwist-Ice		CNsfc 573i	CNbdb 5223	
		CNbdc 573i		
		CNc 5724	CNsdb 5223	
		CNbda 5723		
	CNsdd 776i	CNsda 5723		
	CNsfa 7723	CNsdb 5723		CNc 5023
		CNgwc 5723		CNsfc 5023
		CNgbc 5723		
		CNa 5713		


Ψυγείοκαταψύκτες

SmartFrost			CUefe 3331	CUele 2831	CTele2931	CTele2531	CUele2331	CTele2131
			CUele 3331	CUe 2831	CTe 2931	CTe 2531	CUe 2331	CTe 2131
			CUe 3331					


Επισκόπηση γκάμας

- △ Σειρά Peak
- ◻ Σειρά Prime
- ◊ Σειρά Plus
- Σειρά Pure

← 60 →



← 60 →



← 60 →




← 60 →




Ψυγεία

BioFresh Professional				
HydroBreeze/Fish & Seafood	RBbsc 528i			
BioFresh				
Μόνο BioFresh συρτάκια				RBa30 425i
	RBbsb 525i			
	RBsdc 525i			
	RBsfd 5221			
	RBsfc 5220			
	RBc 5220			
Καλάθι φιαλών	RDsfd 5220			
	Rsfd 5220	Rd 5000	Rd 4600	Rd 4200


← 70 →




← 70 →




← 70 →




← 60 →




← 60 →



← 60 →



← 60 →



Καταψύκτες

NoFrost							
EasyTwist-Ice	FNc 727i			FNc 527i	FNd 505i		
				FNd 525i	FNb 505i	FNb 465i	FNb 425i
		FNc 7026	FNa 6625				
		FNd 7026	FNc 6625				



FNc 727i Δ Peak-Serie



Ψυγειοκαταψύκτες French door



Επισκόπηση σειράς

Δύο πόρτες, δύο συρτάρια
καταψύκτη



◇ Σειρά Plus



○ Σειρά Prime

Τέσσερις πόρτες



○ Σειρά Pure



◇ Σειρά Plus



○ Σειρά Prime

	○ Σειρά Pure	◇ Σειρά Plus	◻ Σειρά Prime
Τεχνολογία φρεσκά- δας τροφίμων	EasyFresh		
		BioFresh με SoftTelescopic	BioFresh Professional με SoftTelescopic
			HydroBreeze
	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling
	Φίλτρο FreshAir	Φίλτρο FreshAir	Φίλτρο FreshAir
	NoFrost	NoFrost	NoFrost σε τηλεσκοπικές ράγες
	Σύστημα PowerCooling	Σύστημα PowerCooling	Σύστημα PowerCooling
Άνεση και ευελιξία	VarioTempZone *	VarioTempZone *	VarioTempZone *
	Μηχανισμός απαλού κλεισίματος SoftSystem *	Μηχανισμός απαλού κλεισίματος SoftSystem *	Μηχανισμός απαλού κλεισίματος SoftSystem *
	Εύκολη ρύθμιση ύψους για γυάλινες πλάκες	Εύκολη ρύθμιση ύψους για γυάλινες πλάκες	Εύκολη ρύθμιση ύψους για γυάλινες πλάκες
	Επιλογή αποθήκευσης για γυάλινα ράφια *	Επιλογή αποθήκευσης για γυάλινα ράφια *	Επιλογή αποθήκευσης για γυάλινα ράφια *
	Αυγοθήκη	Αυγοθήκη	Αυγοθήκη
	Πτυσσόμενο ράφι πόρτας	Πτυσσόμενο ράφι πόρτας	Πτυσσόμενο ράφι πόρτας
	Ευέλικτο ράφι πόρτας στον θάλαμο ψυγείου	Ευέλικτο ράφι πόρτας στον θάλαμο ψυγείου	Ευέλικτο ράφι πόρτας στον θάλαμο ψυγείου
	Σύστημα οργάνωσης ραφιού πόρτας στον θάλαμο ψυγείου	Σύστημα οργάνωσης ραφιού πόρτας στον θάλαμο ψυγείου	Σύστημα οργάνωσης ραφιού πόρτας στον θάλαμο ψυγείου
	Κουτί πολλαπλών χρήσεων	Κουτί πολλαπλών χρήσεων	Κουτί πολλαπλών χρήσεων
		FlexBox	FlexBox
		Θέση για μπουκάλια πάνω από τα συρτάρια BioFresh	Θέση για μπουκάλια πάνω από τα συρτάρια BioFresh
	Ράφι πόρτας στον χώρο κατάψυξης	Ράφι πόρτας στον χώρο κατάψυξης	Ράφι πόρτας στον χώρο κατάψυξης
	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace
Design	Σύστημα FlexDoor	Σύστημα FlexDoor	Σύστημα FlexDoor
			MoodLight
			LightTower
	Φωτισμός οροφής LED	Φωτισμός οροφής LED	Φωτισμός οροφής LED
	Οθόνη Touch & Swipe	Οθόνη Touch & Swipe	Οθόνη Touch & Swipe
		Φωτισμός LED BioFresh	Φωτισμός LED BioFresh
	Φωτισμός κατάψυξης με LED	Φωτισμός κατάψυξης με LED	Φωτισμός κατάψυξης με LED
Συνδεσιμότητα (SmartDeviceBox)	Χωνευτές λαβές	Χωνευτές λαβές	Χωνευτές λαβές
	Με δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης	Ενσωματωμένο (μοντέλα «i»)	Ενσωματωμένο (μοντέλα «i»)
Νερό και παγάκια	EasyTwist-Ice		
	IceMaker	IceMaker	IceMaker
		IceMaker και InfinitySpring	IceMaker και InfinitySpring
		Κέντρο Water & Ice	Κέντρο Water & Ice

Ο διαφοροποιημένος εξοπλισμός **επισημαίνεται** στην επόμενη υψηλότερη σειρά.

Ψυγείοκαταψύκτης γαλλικής πόρτας με 2 συρτάρια κατάψυξης



MBsddi 9558

Ενεργειακή κλάση:	A
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	284 / 0,778 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	539 l
Όγκος: Θήκη ψυγείου: 214,8 l / Ασφαλές BioFresh: 94,2 l / Χώρος κατάψυξης: 230 l	
Κατηγορία θορύβου:	39 db(A) / C
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-ST (+10 °C έως +38 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	ανοξείδωτο ατσάλι / Ασημί
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	180,5 / 90,6 / 74,5

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Glass & Steel Interior
Mood Light	LED	Water & Ice Centre	Flex Door System	Soft System	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device

Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" πίσω από την πόρτα
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο και τον καταψύκτη
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Ράφια GlassLine, μεταβλητή Δίσκος για αυγά
- ράφια GlassLine: 5
- ενσωματωμένο ράφι μπουκαλιών
- Φωτισμός LED BioFresh
- Τα χρηματοκιβώτια BioFresh: 2, με SoftTelescopic, Χρηματοκιβώτια φρούτων και λαχανικών: 1, με HydroBreeze: 1, Χρηματοκιβώτια κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων: 1, FlexSystem: 1
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 0
- Ανακλινόμενη πόρτα: Ράφι/ράφια: 2

- Οργανωτής ραφιών πόρτας: 1
- Επιλογή αποθήκευσης για γυάλινο ράφι

Καταψύκτης

- Παραγωγή κύβων πάγου σε 24 ώρες: 1,80 kg
- Αποθήκευση κύβων πάγου: 1,8 kg
- Φωτισμός LED
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 12,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 6,20 kg
- Κουτί πολλαπλών χρήσεων: 1
- Το επάνω συρτάρι του καταψύκτη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως VarioTempZone

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Χωνευτή λαβή
- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός και πίσω
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας



MBsddi 9556

Ενεργειακή κλάση:	A
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	287 / 0,786 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	586 l
Όγκος: Θήκη ψυγείου: 255,1 l / Ασφαλές BioFresh: 100,6 l / Χώρος κατάψυξης: 231 l	
Κατηγορία θορύβου:	39 db(A) / C
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-ST (+10 °C έως +38 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	ανοξείδωτο ατσάλι / Ασημί
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	180,5 / 90,6 / 74,5

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Glass & Steel Interior	Mood Light
LED	Ice Maker	Flex Door System	Soft System	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Soft Telescopic

Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" πίσω από την πόρτα
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο, το BioFresh και το διαμέρισμα κατάψυξης
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Ράφια GlassLine, μεταβλητή Δίσκος για αυγά
- ράφια GlassLine: 5
- ενσωματωμένο ράφι μπουκαλιών
- Φωτισμός LED BioFresh
- Τα χρηματοκιβώτια BioFresh: 2, με SoftTelescopic, Χρηματοκιβώτια φρούτων και λαχανικών: 1, με HydroBreeze: 1, Χρηματοκιβώτια κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων: 1, FlexSystem: 1
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 0

- Ανακλινόμενη πόρτα: Ράφι/ράφια: 2
- Οργανωτής ραφιών πόρτας: 2

Καταψύκτης

- IceMaker με υδραυλική σύνδεση 3/4"
- Παραγωγή κύβων πάγου σε 24 ώρες: 0,80 kg
- Αποθήκευση κύβων πάγου: 2,3 kg
- Φωτισμός LED
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 12,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 10,40 kg
- Κουτί πολλαπλών χρήσεων: 1

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Χωνευτή λαβή
- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός και πίσω
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας



← 91 →



MBbsdi 9556

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: **287 / 0,786 kWh**

Συνολικός όγκος ¹: **586 l**

Όγκος: Θήκη ψυγείου: **255,1 l** / Ασφαλές BioFresh: **100,6 l** / Χώρος κατάψυξης: **231 l**

Κατηγορία θορύβου: **39 db(A) / C**

Κατηγορία κλιματισμού: **SN-ST (+10 °C έως +38 °C)**

Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα: **Μεταλλικό μαύρο (BlackSteel) / Μεταλλικό μαύρο (BlackSteel)**

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ): **180,5 / 90,6 / 74,5**

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Glass & Steel Interior	Mood Light
LED	Ice Maker	Flex Door System	Soft System	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Soft Telescopic

Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" πίσω από την πόρτα
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο, το BioFresh και το διαμέρισμα κατάψυξης
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Ράφια GlassLine, μεταβλητή Δίσκος για αυγά
- ράφια GlassLine: 5
- ενσωματωμένο ράφι μπουκαλιών
- Φωτισμός LED BioFresh
- Τα χρηματοκιβώτια BioFresh: 2, με SoftTelescopic, Χρηματοκιβώτια φρούτων και λαχανικών: 1, με HydroBreeze: 1, Χρηματοκιβώτια κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων: 1
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 0

- Ανακλινόμενη πόρτα: Ράφι/ράφια: 2
- Οργανωτής ραφιών πόρτας: 2

Καταψύκτης

- IceMaker με υδραυλική σύνδεση 3/4"
- Παραγωγή κύβων πάγου σε 24 ώρες: 0,80 kg
- Αποθήκευση κύβων πάγου: 2,3 kg
- Φωτισμός LED
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 12,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 10,40 kg
- Κουτί πολλαπλών χρήσεων: 1

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Χωνευτή λαβή
- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός και πίσω
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας



← 91 →



MBbsdi 9028

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: **285 / 0,780 kWh**

Συνολικός όγκος ¹: **545 l**

Όγκος: Θήκη ψυγείου: **214,8 l** / Ασφαλές BioFresh: **93,9 l** / Χώρος κατάψυξης: **237 l**

Κατηγορία θορύβου: **39 db(A) / C**

Κατηγορία κλιματισμού: **SN-ST (+10 °C έως +38 °C)**

Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα: **Μεταλλικό μαύρο (BlackSteel) / Μεταλλικό μαύρο (BlackSteel)**

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ): **180,5 / 90,6 / 74,5**

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Glass & Steel Interior	LED
Water & Ice Centre	Flex Door System	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Soft Telescopic		

Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" πίσω από την πόρτα
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο και τον καταψύκτη
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Ράφια GlassLine, μεταβλητή Δίσκος για αυγά
- ράφια GlassLine: 5
- ενσωματωμένο ράφι μπουκαλιών
- Φωτισμός LED BioFresh
- Τα χρηματοκιβώτια BioFresh: 2, με SoftTelescopic, Χρηματοκιβώτια φρούτων και λαχανικών: 1, Χρηματοκιβώτια κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων: 1
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 0
- Φωτισμός οροφής LED
- Ανακλινόμενη πόρτα: Ράφι/ράφια: 2

- Οργανωτής ραφιών πόρτας: 1
- Επιλογή αποθήκευσης για γυάλινο ράφι

Καταψύκτης

- Συρτάρια: 4, VarioSpace
- Παραγωγή κύβων πάγου σε 24 ώρες: 1,80 kg
- Αποθήκευση κύβων πάγου: 1,8 kg
- Φωτισμός LED
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 14,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 5,00 kg
- Το δεξί συρτάρι του καταψύκτη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως VarioTempZone

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Χωνευτή λαβή
- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός και πίσω
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας



Δυνατότητα αποθήκευσης στο γυάλινο ράφι

Για να αποθηκεύσετε ψηλά δοχεία, απλά αναδιπλώστε το ένα τέταρτο του γυάλινου ραφιού και στερεώστε το με ασφάλεια στον πλευρικό τοίχο του Water & Ice Centre.



Πτυσσόμενα ράφια πόρτας

Πρακτικός πρόσθετος αποθηκευτικός χώρος: ψηλά μπουκάλια, μικρά μπουκάλια κ.λπ. μπορούν να αποθηκευτούν άνετα στο επίπεδο, πτυσσόμενο ράφι πόρτας και είναι ιδιαίτερα εύκολα προσβάσιμα.



reddot winner 2025

← 91 →



Msdd 9012

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 269 / 0,736 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 576 l

Όγκος: Θήκη ψυγείου: 356,4 l / Χώρος κατάψυξης: 220 l

Κατηγορία θορύβου: 39 db(A) / C

Κατηγορία κλιματισμού: SN-ST (+10 °C έως +38 °C)

Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα: ανοξείδωτο ατσάλι / Ασημί

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ): 180,5 / 90,6 / 74,5

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	LED	Easy Twist Ice
Flex Door System	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device ready				

Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" πίσω από την πόρτα
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο και τον καταψύκτη
- SmartDeviceBox: ως προαιρετικό εξάρτημα
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Ράφια GlassLine, μεταβλητή Δίσκος για αυγά
- ράφια GlassLine: 5
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 2 σε τηλεσκοπικές ράγες
- Φωτισμός οροφής LED
- Ανακλινόμενη πόρτα: Ράφι/ράφια: 2
- Οργανωτής ραφιών πόρτας: 2

Καταψύκτης

- Συρτάρι: 4, VarioSpace
- Φωτισμός LED

- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 14,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 5,00 kg
- Το δεξί συρτάρι του καταψύκτη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως VarioTempZone

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Χωνευτή λαβή
- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός και πίσω
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας

Ψυγειοκαταψύκτης γαλλικής πόρτας με 2 συρτάρια κατάψυξης



MBsddi 9524

Ενεργειακή κλάση:	A D
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	287 / 0,786 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	584 l
Όγκος: Θήκη ψυγείου: 253,5 l / Ασφαλές BioFresh: 100,2 l / Χώρος κατάψυξης:	231 l
Κατηγορία θορύβου:	39 db(A) / C
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-ST (+10 °C έως +38 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	ανοξείδωτο ατσάλι / Ασημί
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	180,5 / 90,6 / 74,5

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Glass & Steel Interior	LED	Flex Door System
Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Soft Telescopic				

Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" πίσω από την πόρτα
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο, το BioFresh και το διαμέρισμα κατάψυξης
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Ράφια GlassLine, μεταβλητή Δίσκος για αυγά
- ράφια GlassLine: 5
- ενσωματωμένο ράφι μπουκαλιών
- Φωτισμός LED BioFresh
- Τα χρηματοκιβώτια BioFresh: 2, με SoftTelescopic, Χρηματοκιβώτια φρούτων και λαχανικών: 1, Χρηματοκιβώτια κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων: 1
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 0
- Φωτισμός οροφής LED

- Ανακλινόμενη πόρτα: Ράφι/ράφια: 2
- Οργανωτής ραφιών πόρτας: 2

Καταψύκτης

- IceMaker με υδραυλική σύνδεση 3/4"
- Παραγωγή κύβων πάγου σε 24 ώρες: 0,80 kg
- Αποθήκευση κύβων πάγου: 2,3 kg
- Φωτισμός LED
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 12,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 10,40 kg
- Κουτί πολλαπλών χρήσεων: 1

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Χωνευτή λαβή
- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός και πίσω
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας



MBsddi 9024

Ενεργειακή κλάση:	A D
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	287 / 0,786 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	572 l
Όγκος: Θήκη ψυγείου: 253,5 l / Ασφαλές BioFresh: 100,2 l / Χώρος κατάψυξης:	219 l
Κατηγορία θορύβου:	39 db(A) / C
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-ST (+10 °C έως +38 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	ανοξείδωτο ατσάλι / Ασημί
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	180,5 / 90,6 / 74,5

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Glass & Steel Interior	LED
Flex Door System	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Soft Telescopic			

Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" πίσω από την πόρτα
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο και τον καταψύκτη
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Ράφια GlassLine, μεταβλητή Δίσκος για αυγά
- ράφια GlassLine: 5
- ενσωματωμένο ράφι μπουκαλιών
- Φωτισμός LED BioFresh
- Τα χρηματοκιβώτια BioFresh: 2, με SoftTelescopic, Χρηματοκιβώτια φρούτων και λαχανικών: 1, Χρηματοκιβώτια κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων: 1
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 0
- Φωτισμός οροφής LED

- Ανακλινόμενη πόρτα: Ράφι/ράφια: 2
- Οργανωτής ραφιών πόρτας: 2

Καταψύκτης

- Συρτάρια: 4, VarioSpace
- IceMaker με υδραυλική σύνδεση 3/4"
- Παραγωγή κύβων πάγου σε 24 ώρες: 1,20 kg
- Αποθήκευση κύβων πάγου: 6,0 kg
- Φωτισμός LED
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 14,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 5,00 kg
- Το δεξί συρτάρι του καταψύκτη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως VarioTempZone

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Χωνευτή λαβή
- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός και πίσω
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας



Φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir

Πάντα καθαρός αέρας στο εσωτερικό: Το φίλτρο βρίσκεται απευθείας στη ροή αέρα στο περίβλημα του ανεμιστήρα και εξουδετερώνει σε μεγάλο βαθμό τις οσμές. Η ένδειξη σας υπενθυμίζει να αλλάξετε το φίλτρο.



Ράφια πόρτας στο τμήμα κατάψυξης

Εδώ, κάθε εκατοστό χρησιμοποιείται για τα κατεψυγμένα τρόφιμα – ακόμα και στις πόρτες: Τα διαφανή ράφια μπορούν εύκολα να κρεμαστούν στο επάνω ή στο κάτω μέρος στις πόρτες της κατάψυξης. Υπάρχει χώρος ακόμα και για κουτιά πίτσας.

← 91 →



MBtsdi 9024

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:

287 / 0,786 kWh

Συνολικός όγκος ¹:

572 l

Όγκος: Θήκη ψυγείου: **253,5 l** / Ασφαλές BioFresh: **100,2 l** / Χώρος κατάψυξης: **219 l**

Κατηγορία θορύβου:

39 db(A) / C

Κατηγορία κλιματισμού:

SN-ST (+10 °C έως +38 °C)

Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:

TerraSteel / TerraSteel

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):

180,5 / 90,6 / 74,5

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Glass & Steel Interior	LED
Flex Door System	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Soft Telescopic	Terra Steel		

Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" πίσω από την πόρτα
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο και τον καταψύκτη
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

- Ανακλινόμενη πόρτα: Ράφι/ράφια: 2
- Οργανωτής ραφιών πόρτας: 2

Καταψύκτης

- Συρτάρι: 4, VarioSpace
- IceMaker με υδραυλική σύνδεση 3/4"
- Παραγωγή κύβων πάγου σε 24 ώρες: 1,20 kg
- Αποθήκευση κύβων πάγου: 6,0 kg
- Φωτισμός LED
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 14,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 5,00 kg
- Το δεξί συρτάρι του καταψύκτη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως VarioTempZone

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Ράφια GlassLine, μεταβλητή Δίσκος για αυγά
- ράφια GlassLine: 5
- ενσωματωμένο ράφι μπουκαλιών
- Φωτισμός LED BioFresh
- Τα χρηματοκιβώτια BioFresh: 2, με SoftTelescopic, Χρηματοκιβώτια φρούτων και λαχανικών: 1, Χρηματοκιβώτια κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων: 1
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 0
- Φωτισμός οροφής LED

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Χωνευτή λαβή
- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός και πίσω
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας

Ψυγειοκαταψύκτης γαλλικής πόρτας με 2 συρτάρια κατάψυξης



← 91 →



MBtsdi 9528

Ενεργειακή κλάση:	A D
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	284 / 0,778 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	538 l
Όγκος: Θήκη ψυγείου: 214,1 l / Ασφαλές BioFresh: 93,9 l / Χώρος κατάψυξης: 230 l	
Κατηγορία θορύβου:	39 db(A) / C
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-ST (+10 °C έως +38 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	TerraSteel / TerraSteel
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	180,5 / 90,6 / 74,5

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Glass & Steel Interior	LED
Flex Door System	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Soft Telescopic	Terra Steel		

Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" πίσω από την πόρτα
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο και τον καταψύκτη
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Ράφια GlassLine, μεταβλητή Δίσκος για αυγά
- ράφια GlassLine: 5
- ενσωματωμένο ράφι μπουκαλιών
- Φωτισμός LED BioFresh
- Τα χρηματοκιβώτια BioFresh: 2, με SoftTelescopic, Χρηματοκιβώτια φρούτων και λαχανικών: 1, Χρηματοκιβώτια κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων: 1
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 0
- Φωτισμός οροφής LED
- Ανακλινόμενη πόρτα: Ράφι/ράφια: 2

- Οργανωτής ραφιών πόρτας: 1
- Επιλογή αποθήκευσης για γυάλινο ράφι

Καταψύκτης

- Παραγωγή κύβων πάγου σε 24 ώρες: 1,80 kg
- Αποθήκευση κύβων πάγου: 1,8 kg
- Φωτισμός LED
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 12,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 6,20 kg
- Κουτί πολλαπλών χρήσεων: 1
- Το επάνω συρτάρι του καταψύκτη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως VarioTempZone

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Χωρευτή λαβή
- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός και πίσω
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας



← 91 →



MBsddi 9528

Ενεργειακή κλάση:	A D
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	284 / 0,778 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	538 l
Όγκος: Θήκη ψυγείου: 214,1 l / Ασφαλές BioFresh: 93,9 l / Χώρος κατάψυξης: 230 l	
Κατηγορία θορύβου:	39 db(A) / C
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-ST (+10 °C έως +38 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	ανοξείδωτο ατσάλι / Ασημί
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	180,5 / 90,6 / 74,5

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Glass & Steel Interior	LED
Water & Ice Centre	Flex Door System	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Soft Telescopic		

Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" πίσω από την πόρτα
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο και τον καταψύκτη
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Ράφια GlassLine, μεταβλητή Δίσκος για αυγά
- ράφια GlassLine: 5
- ενσωματωμένο ράφι μπουκαλιών
- Φωτισμός LED BioFresh
- Τα χρηματοκιβώτια BioFresh: 2, με SoftTelescopic, Χρηματοκιβώτια φρούτων και λαχανικών: 1, Χρηματοκιβώτια κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων: 1
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 0
- Φωτισμός οροφής LED
- Ανακλινόμενη πόρτα: Ράφι/ράφια: 2

- Οργανωτής ραφιών πόρτας: 1
- Επιλογή αποθήκευσης για γυάλινο ράφι

Καταψύκτης

- Παραγωγή κύβων πάγου σε 24 ώρες: 1,80 kg
- Αποθήκευση κύβων πάγου: 1,8 kg
- Φωτισμός LED
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 12,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 6,20 kg
- Κουτί πολλαπλών χρήσεων: 1
- Το επάνω συρτάρι του καταψύκτη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως VarioTempZone

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Χωρευτή λαβή
- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός και πίσω
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας

Ψυγειοκαταψύκτης γαλλικής πόρτας με 2 συρτάρια κατάψυξης



MBbsdi 9528

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: **284 / 0,778 kWh**

Συνολικός όγκος ¹: **538 l**

Όγκος: Θήκη ψυγείου: **214,1 l** / Ασφαλές BioFresh: **93,9 l** / Χώρος κατάψυξης: **230 l**

Κατηγορία θορύβου: **39 db(A) / C**

Κατηγορία κλιματισμού: **SN-ST (+10 °C έως +38 °C)**

Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα: **Μεταλλικό μαύρο (BlackSteel) / Μεταλλικό μαύρο (BlackSteel)**

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ): **180,5 / 90,6 / 74,5**

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Glass & Steel Interior	LED
Flex Door System	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Soft Telescopic			

Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" πίσω από την πόρτα
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο και τον καταψύκτη
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Ράφια GlassLine, μεταβλητή Δίσκος για αυγά
- ράφια GlassLine: 5
- ενσωματωμένο ράφι μπουκαλιών
- Φωτισμός LED BioFresh
- Τα χρηματοκιβώτια BioFresh: 2, με SoftTelescopic, Χρηματοκιβώτια φρούτων και λαχανικών: 1, Χρηματοκιβώτια κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων: 1
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 0
- Φωτισμός οροφής LED
- Ανακλινόμενη πόρτα: Ράφι/ράφια: 2

- Οργανωτής ραφιών πόρτας: 1
- Επιλογή αποθήκευσης για γυάλινο ράφι

Καταψύκτης

- Παραγωγή κύβων πάγου σε 24 ώρες: 1,80 kg
- Αποθήκευση κύβων πάγου: 1,8 kg
- Φωτισμός LED
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 12,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 6,20 kg
- Κουτί πολλαπλών χρήσεων: 1
- Το επάνω συρτάρι του καταψύκτη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως VarioTempZone

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Χωνευτή λαβή
- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός και πίσω
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας



← 91 →



MBsddi 9058

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: **286 / 0,783 kWh**

Συνολικός όγκος ¹: **546 l**

Όγκος: Θήκη ψυγείου: **214,8 l** / Ασφαλές BioFresh: **94,2 l** / Χώρος κατάψυξης: **237 l**

Κατηγορία θορύβου: **39 db(A) / C**

Κατηγορία κλιματισμού: **SN-ST (+10 °C έως +38 °C)**

Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα: **ανοξείδωτο ατσάλι / Ασημί**

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ): **180,5 / 90,6 / 74,5**

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Glass & Steel Interior
LED	Water & Ice Centre	Flex Door System	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Soft Telescopic	

Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" πίσω από την πόρτα
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο και τον καταψύκτη
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Ράφια GlassLine, μεταβλητή Δίσκος για αυγά
- ράφια GlassLine: 5
- ενσωματωμένο ράφι μπουκαλιών
- Φωτισμός LED BioFresh
- Τα χρηματοκιβώτια BioFresh: 2, με SoftTelescopic, Χρηματοκιβώτια φρούτων και λαχανικών: 1, με HydroBreeze: 1, Χρηματοκιβώτια κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων: 1, FlexSystem: 1
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 0
- Ανακλινόμενη πόρτα: Ράφι/ράφια: 2

- Οργανωτής ραφιών πόρτας: 1
- Επιλογή αποθήκευσης για γυάλινο ράφι

Καταψύκτης

- Συρτάρια: 4, σε τηλεσκοπικές ράγες: 2, VarioSpace
- Παραγωγή κύβων πάγου σε 24 ώρες: 1,80 kg
- Αποθήκευση κύβων πάγου: 1,8 kg
- Φωτισμός LED
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 14,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 5,00 kg
- Το δεξί συρτάρι του καταψύκτη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως VarioTempZone

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Χωνευτή λαβή
- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω



← 91 →



MBsddi 9028

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: **285 / 0,780 kWh**

Συνολικός όγκος ¹: **545 l**

Όγκος: Θήκη ψυγείου: **214,8 l** / Ασφαλές BioFresh: **93,9 l** / Χώρος κατάψυξης: **237 l**

Κατηγορία θορύβου: **39 db(A) / C**

Κατηγορία κλιματισμού: **SN-ST (+10 °C έως +38 °C)**

Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα: **ανοιγείδωτο ατσάλι / Ασημί**

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ): **180,5 / 90,6 / 74,5**

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Glass & Steel Interior	LED
Water & Ice Centre	Flex Door System	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Soft Telescopic		

Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" πίσω από την πόρτα
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο και τον καταψύκτη
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Ράφια GlassLine, μεταβλητή Δίσκος για αυγά
- ράφια GlassLine: 5
- ενσωματωμένο ράφι μπουκαλιών
- Φωτισμός LED BioFresh
- Τα χρηματοκιβώτια BioFresh: 2, με SoftTelescopic, Χρηματοκιβώτια φρούτων και λαχανικών: 1, Χρηματοκιβώτια κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων: 1
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 0
- Φωτισμός οροφής LED
- Ανακλινόμενη πόρτα: Ράφι/ράφια: 2

- Οργανωτής ραφιών πόρτας: 1
- Επιλογή αποθήκευσης για γυάλινο ράφι

Καταψύκτης

- Συρτάρι: 4, VarioSpace
- Παραγωγή κύβων πάγου σε 24 ώρες: 1,80 kg
- Αποθήκευση κύβων πάγου: 1,8 kg
- Φωτισμός LED
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 14,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 5,00 kg
- Το δεξί συρτάρι του καταψύκτη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως VarioTempZone

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Χωρευτή λαβή
- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός και πίσω
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας

← 91 →



MBbsdi 9024

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: **287 / 0,786 kWh**

Συνολικός όγκος ¹: **572 l**

Όγκος: Θήκη ψυγείου: **253,5 l** / Ασφαλές BioFresh: **100,2 l** / Χώρος κατάψυξης: **219 l**

Κατηγορία θορύβου: **39 db(A) / C**

Κατηγορία κλιματισμού: **SN-ST (+10 °C έως +38 °C)**

Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα: **Μεταλλικό μαύρο (BlackSteel) / Μεταλλικό μαύρο (BlackSteel)**

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ): **180,5 / 90,6 / 74,5**

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Glass & Steel Interior	LED
Flex Door System	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Soft Telescopic			

Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" πίσω από την πόρτα
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο και τον καταψύκτη
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Ράφια GlassLine, μεταβλητή Δίσκος για αυγά
- ράφια GlassLine: 5
- ενσωματωμένο ράφι μπουκαλιών
- Φωτισμός LED BioFresh
- Τα χρηματοκιβώτια BioFresh: 2, με SoftTelescopic, Χρηματοκιβώτια φρούτων και λαχανικών: 1, Χρηματοκιβώτια κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων: 1
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 0
- Φωτισμός οροφής LED

- Ανακλινόμενη πόρτα: Ράφι/ράφια: 2
- Οργανωτής ραφιών πόρτας: 2

Καταψύκτης

- Συρτάρι: 4, VarioSpace
- IceMaker με υδραυλική σύνδεση 3/4"
- Παραγωγή κύβων πάγου σε 24 ώρες: 1,20 kg
- Αποθήκευση κύβων πάγου: 6,0 kg
- Φωτισμός LED
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 14,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 5,00 kg
- Το δεξί συρτάρι του καταψύκτη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως VarioTempZone

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Χωρευτή λαβή
- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός και πίσω
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας



ΒioFresh συρτάρια

Τα BioFresh συρτάρια μπορούν εύκολα να τραβηχτούν προς τα έξω κινούμενα πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες και να εξασφαλίσουν εύκολη πρόσβαση στα αποθηκευμένα τρόφιμα. Τα πλαϊνά LEDs προσφέρουν τέλειο φωτισμό του εσωτερικού. Το ενσωματωμένο γυάλινο ράφι και το ράφι για μπουκάλια προσφέρουν πολλές δυνατότητες αποθήκευσης ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.



Τηλεσκοπικές ράγες

Τα συρτάρια στις τηλεσκοπικές ράγες είναι υψηλής ποιότητας, με ομαλή λειτουργία και βολική χρήση, ακόμα και όταν γεμίσει. Εξασφαλίζουν έναν ιδανικό, άνετο χώρο για αποθήκευση τροφίμων.



Κολώνες φωτισμού LED

Η συσκευή της σειράς PremiumPlus είναι εξοπλισμένη εσωτερικά με δύο κολώνες φωτισμού που με το ειδικό ματ κάλυμμα στο φως δημιουργούν έναν ευχάριστο, αρμονικό τόνο φωτισμού. Συγχρόνως, εξυπηρετούν την εύκολη τοποθέτηση των ραφιών. Στην οροφή, ο ενσωματωμένος φωτισμός, φωτίζει αρμονικά τον χώρο.

Ψυγείοκαταψύκτης



← 91 →

CBNste 8872

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:

328 / 0,898 kWh

Συνολικός όγκος ¹:

522 l

Όγκος: Θήκη ψυγείου: **292,2 l** / Ασφαλές BioFresh: **70,6 l** / Χώρος κατάψυξης: **160 l**

Κατηγορία θορύβου:

42 db(A) / D

Κατηγορία κλιματισμού:

SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:

ανοξείδωτο ασάλι / Ανοξείδωτο ασάλι

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):

202,7 / 91 / 62,5

Bio
Fresh

Duo
Cooling

No
Frost

Super
Cool

Super
Frost

Ice
Maker

Flex
Door
System

Σύστημα ελέγχου

- MagicEye, ηλεκτρονική αφής πίσω από την πόρτα
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο και τον καταψύκτη
- FrostControl
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: ακουστικό
- Κλείδωμα για παιδιά

- Παραγωγή κύβων πάγου σε 24 ώρες: 1,40 kg
- Αποθήκευση κύβων πάγου: 2,7 kg
- Φωτισμός LED
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 16,90 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 10,10 kg

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Αλουμινένια μπάρα λαβής
- Μπορεί να εντοιχιστεί χάρη στον μπροστινό εξαερισμό
- Λαβές μεταφοράς πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: αριστερά σταθερό/δεξιά σταθερό
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Ράφια GlassLine
- ράφια GlassLine: 4
- ενσωματωμένο ράφι μπουκαλιών
- Φωτισμός LED BioFresh
- Τα χρηματοκιβώτια BioFresh: 2, σε τηλεσκοπικές ράγες, μπορούν να ρυθμιστούν ως HydroSafe ή DrySafe: 2

Καταψύκτης

- Συρτάρια: 2, σε τηλεσκοπικές ράγες: 2
- IceMaker με υδραυλική σύνδεση 3/4"



Συνδυασμοί Side-by-Side



Βασικά χαρακτηριστικά



BioFresh Professional με HydroBreeze

Θέλετε να ψύχετε φρούτα και λαχανικά σαν επαγγελματίες; Το HydroBreeze, με το ψυχρό νέφος που πέφτει πάνω από τα τρόφιμα και την θερμοκρασία περίπου στους 0°C, δημιουργούν τις ιδανικές συνθήκες για την καλύτερη διατήρηση των τροφίμων. Και είναι οπτικά εντυπωσιακό! Ενεργοποιείται ανά 90' για 4" και για 8" όταν ανοίγει η πόρτα.



BioFresh Professional με συρτάρι Fish & Seafood

Σας αρέσουν τα ψάρια; Η συσκευή Liebherr διατηρεί τα ψάρια σας φρέσκα! Το συρτάρι Fish & Seafood αποθηκεύει τα ψάρια και τα θαλασσινά στην ιδανική θερμοκρασία των -2 °C, όπως ακριβώς και ο ιχθυοπώλης σας. Για το κρέας και τα γαλακτοκομικά, ρυθμίστε τη ζώνη -2 °C, στους 0 °C. Η ενεργοποίηση της ζώνης -2 °C υποδεικνύεται από μια ένδειξη LED.



EasyFresh

Το συρτάρι EasyFresh είναι η εγγύηση για φρέσκα τρόφιμα. Είτε πρόκειται για μη συσκευασμένα λαχανικά είτε για φρούτα, το συρτάρι εξασφαλίζει τη βέλτιστη αποθήκευση. Χάρη στο αεροστεγές κλείσιμο, τα τρόφιμα αυξάνουν την υγρασία μέσα στο συρτάρι. Διατηρεί τα τρόφιμά σας φρέσκα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.



Οθόνη Touch & Swipe

Ο έλεγχος του Liebherr σας στα χέρια σας; χάρη στην οθόνη Touch & Swipe, μπορείτε να χειρίζεστε το ψυγείο σας με ευκολία και διαισθητικότητα. Απλά επιλέξτε λειτουργίες όπως το SuperCool στην έγχρωμη οθόνη αγγίζοντας και σύροντας. Η θερμοκρασία ελέγχεται με την ίδια ευκολία. Και αν δεν χρησιμοποιείτε ενεργά την οθόνη; Τότε σας δείχνει την πραγματική θερμοκρασία.



LightTower

Ένας χώρος ιδανικά φωτισμένος: Τα LightTower ρίχνουν το ιδανικό φως στα τρόφιμα και είναι τοποθετημένα έτσι ώστε να είναι πάντα φωτισμένο ένα μεγάλο τμήμα του ψυγείου σας όσο γεμάτο και να είναι. Τα LightTower είναι ενσωματωμένα στο ίδιο επίπεδο με τα πλαϊνά τοιχώματα δημιουργώντας περισσότερο χώρο για τα τρόφιμά σας.



IceMaker με σταθερή σύνδεση νερού

Υπάρχουν ακόμα παγάκια; Με το IceMaker η ερώτηση αυτή περισεύει. Στο IceMaker με σταθερή σύνδεση νερού, το νερό έρχεται απευθείας από το δίκτυο παροχής. Χάρη στη λειτουργία MaxIce μπορείτε να ετοιμάζετε καθημερινά έως 1,5 kg παγάκια. Ο διαχωριστής για παγάκια διαμορφώνει το συρτάρι όπως εσείς επιθυμείτε: π.χ. παγάκια αριστερά, παγωτό δεξιά – ή μόνο παγάκια.



SoftTelescopic

Το άνοιγμα του συρταριού BioFresh είναι σκέτη απόλαυση: όχι μόνο για τα φρέσκα τρόφιμα που περιέχει – αλλά και γιατί το άνοιγμα είναι τόσο εύκολο και το κλείσιμο είναι αυτόματο και αθόρυβο. Οι τηλεσκοπικές ράγες σύρουν το συρτάρι απαλά προς το μέρος σας. Και επειδή εξέρχονται πλήρως, βλέπετε με άνεση τι περιέχει το συρτάρι.



InfinitySpring

Μια πηγή φρέσκου, δροσερού πόσιμου νερού στην κουζίνα: Ο διανεμητής νερού καθιστά εφικτή την άντληση νερού χωρίς στάξιμο και προσφέρει φρέσκο, κρύο νερό. Απλώς πιέστε το πάνελ με την καράφα ή το ποτήρι και απολαύστε το νερό. Έχετε τη δυνατότητα να εξοικονομήσετε χρήματα από την αγορά φιαλών νερού και να έχετε έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής.



VarioTemp

VarioTemp σημαίνει επιπλέον χώρος για τα τρόφιμα στον ψυγείοκαταψύκτη σας. Κι αυτό γιατί ο χώρος VarioTemp που βρίσκεται στην κατάψυξη ρυθμίζεται σε θερμοκρασία μεταξύ -2°C και $+14^{\circ}\text{C}$ και χρησιμοποιείται ως επιπλέον ζώνη ψύξης. Για παράδειγμα, χρησιμοποιείται βραχυπρόθεσμα για ποτά και σνακ για ένα πάρτι ή μακροπρόθεσμα ως κελάρι για τις πατάτες.



SoftSystem

Από το πρωινό μέχρι το μεσημεσιό-κτιο σνακ υπάρχουν πολλές αφορμές για να ανοίξετε και να ξανακλείσετε το ψυγείο. Με τη Liebherr συσκευή σας αυτό μπορεί να είναι πραγματικά διασκεδαστικό: Χάρη στο SoftSystem, η πόρτα του ψυγείου κλείνει απαλά, με ασφάλεια, χωρίς δυσκολία και αθόρυβα. Οι φιάλες που στο εσωτερικό της πόρτας παραμένουν με ασφάλεια στη θέση τους και τίποτα δεν κουδουνίζει ούτε ταλαντεύεται.



SmartDevice

Με το SmartDeviceBox, προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις της συσκευής σας, ελέγχετε τις θερμοκρασίες και ενημερώνετε εγκαίρως για την κατάσταση της συσκευής μέσω ενός smartphone. Τα μοντέλα «i» είναι ήδη εξοπλισμένα με το SmartDeviceBox ενώ οι άλλες συσκευές μπορούν να εξοπλιστούν εκ των υστέρων.



Φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir

Κάποιες φορές, μερικά τρόφιμα δεν μυρίζουν τόσο ευχάριστα. Αυτό δεν είναι όμως πρόβλημα για τη συσκευή σας Liebherr: Χάρη στα φίλτρα ενεργού άνθρακα FreshAir, ο εσωτερικός χώρος είναι πάντα γεμάτος φρέσκο αέρα. Το φίλτρο βρίσκεται ακριβώς πάνω στη ροή του αέρα στο περίβλημα του ανεμιστήρα και εξουδετερώνει τις οσμές στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Η οθόνη σας υπενθυμίζει πότε πρέπει να αλλάξετε το φίλτρο.

Συνδυασμός side-by-side με διαμέρισμα μετριάσμου κρασιού



←120→

XRCbs 5295

peak

SWNbsd 529i

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	190 / 0,520 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	303 l
Όγκος:	Θήκη κρασιού: 171,1 l / Χώρος κατάψυξης: 133 l
Κατηγορία θορύβου:	36 db(A) / C
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	Μεταλλικό μαύρο (BlackSteel) /
Μεταλλικό μαύρο (BlackSteel)	
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	185,5 / 59,7 / 67,5

Duo Cooling	No Frost	Super Frost	Temp Protect Plus	Humidity Select	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Light Tower
Ice Maker	Soft System	Soft Telescopic Rails	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	2 Zones	Flex Fit

Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" πίσω από την πόρτα
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το διαμέρισμα κρασιού και κατάψυξης
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός
- Κλείδωμα για παιδιά

Καταψύκτης

- Συμπύκνωση: 4, σε τηλεσκοπικές ράγες: 3, VarioSpace
- IceMaker με υδραυλική σύνδεση 3/4", με φωτισμό LED
- Παραγωγή κύβων πάγου σε 24 ώρες: 1,20 kg
- Αποθήκευση κύβων πάγου: 5,4 kg
- Φωτισμός LED
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 20,00 h

- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες:
10,00 kg
- Ράφια από γυαλί ασφαλείας

Τμήμα συντήρησης κρασιού

- Ζώνες θερμοκρασίας: 3, ρυθμιζόμενος μεταξύ +5 °C έως +20 °C
- Ράφια αποθήκευσης: 6, σε τηλεσκοπικές ράγες: 4
- Ρύθμιση της υγρασίας, μέσω διακοπτόμενου εξαερισμού, σε δύο επίπεδα

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Θέρμανση πλευρικών τοιχωμάτων δεξιά, κατάλληλο για συνδυασμό με άλλα ψυγεία, καταψύκτες ή/και συσκευές κρasiού
- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός

SRBbsc 529i

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	108 / 0,295 kWh
Συνολικός όγκος 1':	386 l
Όγκος:	Θήκη ψυγείου: 246,2 l / Ασφαλές BioFresh: 140,6 l
Κατηγορία θορύβου:	34 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	Μεταλλικό μαύρο (BlackSteel) /
Μεταλλικό μαύρο (BlackSteel)	
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	185,5 / 59,7 / 67,5

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Infinity Spring	Soft System	Super Silent
Touch & Swipe Display	Smart Device	Soft Telescopic Rails	Bio Fresh	Fresh Air			

Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" πίσω από την πόρτα
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο και το διαμέρισμα BioFresh
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- VarioBoxes εξώφυλλο, μεταβλητή Δίσκος για αυγά, Πιάτο βουτύρου
- ράφια GlassLine: 5, από τα οποία διαιρούνται: 1
- VarioSafe
- ενσωματωμένο ράφι μπουκαλιών
- Φωτισμός LED BioFresh

- Τα χρηματοκιβώτια BioFresh: 3, με SoftTelescopic, Χρηματοκιβώτια φρούτων και λαχανικών: 2, με HydroBreeze: 1, Χρηματοκιβώτια κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων: 1
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 0
- LED φωτεινό πάνελ διπλής όψης

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Θέρμανση πλευρικών τοιχωμάτων αριστερά, κατάλληλο για συνδυασμό με άλλα ψυγεία, καταψύκτες ή/και συσκευές κρασιού
- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχείο μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας

Συνδυασμός side-by-side με διαμέρισμα μετριασμού κρασιού



reddot winner 2025

←120→

XRCst 5295

peak

SWNstd 529i

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	190 / 0,520 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	303 l
Όγκος:	Θήκη κρασιού: 171,1 l / Χώρος κατάψυξης: 133 l
Κατηγορία θορύβου:	36 db(A) / C
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	ανοξείδωτο ατσάλι / Ανοξείδωτο ατσάλι
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	185,5 / 59,7 / 67,5

Duo Cooling	No Frost	Super Frost	Temp Protect Plus	Humidity Select	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Light Tower
Ice Maker	Soft System	Soft Telescopic Rails	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	2 Zones	Flex Fit

SRBstc 529i

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	108 / 0,295 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	386 l
Όγκος:	Θήκη ψυγείου: 246,2 l / Ασφαλές BioFresh: 140,6 l
Κατηγορία θορύβου:	34 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	ανοξείδωτο ατσάλι / Ανοξείδωτο ατσάλι
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	185,5 / 59,7 / 67,5

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Light Tower	Infinity Spring	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display
Smart Device	Soft Telescopic Rails	Bio Fresh	Fresh Air				

Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" πίσω από την πόρτα
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το διαμέρισμα κρασιού και κατάψυξης
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός
- Κλειδωμα για παιδιά

Καταψύκτης

- Συρτάρι: 4, σε τηλεσκοπικές ράγες: 3, VarioSpace
- IceMaker με υδραυλική σύνδεση 3/4", με φωτισμό LED
- Παραγωγή κύβων πάγου σε 24 ώρες: 1,20 kg
- Αποθήκευση κύβων πάγου: 5,4 kg
- Φωτισμός LED
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 20,00 h

- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 10,00 kg
- Ράφια από γυαλί ασφαλείας

Τμήμα συντήρησης κρασιού

- Ζώνες θερμοκρασίας: 3, ρυθμιζόμενος μεταξύ +5 °C έως +20 °C
- Ράφια αποθήκευσης: 6, σε τηλεσκοπικές ράγες: 4
- Ρύθμιση της υγρασίας, μέσω διακοπτόμενου εξαερισμού, σε δύο επίπεδα

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Θέρμανση πλευρικών τοιχωμάτων δεξιά, κατάλληλο για συνδυασμό με άλλα ψυγεία, καταψύκτες ή/και συσκευές κρασιού
- Εξωτερική μπάρα λαβής με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος
- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω

Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" πίσω από την πόρτα
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο και το διαμέρισμα BioFresh
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Ράφια GlassLine, VarioBoxes εξώφυλλο, μεταβλητή Δίσκος για αυγά, Πιάτο βουτύρου
- ράφια GlassLine: 5, από τα οποία διαφύονται: 1
- VarioSafe
- ενσωματωμένο ράφι μπουκαλιών
- Φωτισμός LED BioFresh

- Τα χρηματοκιβώτια BioFresh: 3, με SoftTelescopic, Χρηματοκιβώτια φρούτων και λαχανικών: 2, με HydroBreeze: 1, Χρηματοκιβώτια κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων: 1, FlexSystem: 1
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 0
- LED φωτεινό πάνελ διπλής όψης

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Θέρμανση πλευρικών τοιχωμάτων αριστερά, κατάλληλο για συνδυασμό με άλλα ψυγεία, καταψύκτες ή/και συσκευές κρασιού
- Εξωτερική μπάρα λαβής με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος
- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός

Συνδυασμός Side by Side



XRFBs 5295

peak

SFNbsd 529i

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	199 / 0,545 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	277 l
Όγκος:	Χώρος κατάψυξης: 278 l
Κατηγορία θορύβου:	34 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	Μεταλλικό μαύρο (BlackSteel) / Μεταλλικό μαύρο (BlackSteel)
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	185,5 / 59,7 / 67,5

No Frost	Super Frost	LED	Ice Tower	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Space Box
Vario Space	Smart Device						

Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" πίσω από την πόρτα
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Καταψύκτης

- Σურτάρια: 7, σε τηλεσκοπικές ράγες: 4, VarioSpace
- IceMaker με υδραυλική σύνδεση 3/4", με φωτισμό LED
- Παραγωγή κύβων πάγου σε 24 ώρες: 0,80 kg
- Αποθήκευση κύβων πάγου: 8,0 kg
- Φωτισμός LED
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 16,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 18,00 kg

- Συσσωρευτής ψυχρής αποθήκευσης: 1
- Ράφια από γυαλί ασφαλείας

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Θέρμανση πλευρικών τοιχωμάτων δεξιά, κατάλληλο για συνδυασμό με άλλα ψυγεία, καταψύκτες ή/και συσκευές κρασιού
- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: αριστερό μεσαίο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας

SRBbsc 529i

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	108 / 0,295 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	386 l
Όγκος:	Θήκη ψυγείου: 246,2 l / Ασφαλές BioFresh: 140,6 l
Κατηγορία θορύβου:	34 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	Μεταλλικό μαύρο (BlackSteel) / Μεταλλικό μαύρο (BlackSteel)
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	185,5 / 59,7 / 67,5

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Infinity Spring	Soft System	Super Silent
Touch & Swipe Display	Smart Device	Soft Telescopic Rails	Bio Fresh	Fresh Air			

Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" πίσω από την πόρτα
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο και το διαμέρισμα BioFresh
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- VarioBoxes εξώφυλλο, μεταβλητή Δίσκος για αυγά, Πιάτο βουτύρου
- ράφια GlassLine: 5, από τα οποία διαιρούνται: 1
- VarioSafe
- ενσωματωμένο ράφι μπουκαλιών
- Φωτισμός LED BioFresh

- Τα χρηματοκιβώτια BioFresh: 3, με SoftTelescopic, Χρηματοκιβώτια φρούτων και λαχανικών: 2, με HydroBreeze: 1, Χρηματοκιβώτια κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων: 1
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 0
- LED φωτεινό πάνελ διπλής όψης

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Θέρμανση πλευρικών τοιχωμάτων αριστερά, κατάλληλο για συνδυασμό με άλλα ψυγεία, καταψύκτες ή/και συσκευές κρασιού
- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μεσαίο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας



XRFst 5295

peak

SFNstd 529i

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	199 / 0,545 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	277 l
Όγκος:	Χώρος κατάψυξης: 278 l
Κατηγορία θορύβου:	34 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	ανοξείδωτο ατσάλι / SmartSteel
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	185,5 / 59,7 / 67,5

No Frost	Super Frost	LED	Ice Tower	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Space Box
Vario Space	Easy Open	Smart Device					

Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" πίσω από την πόρτα
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Καταψύκτης

- Συρτάρια: 7, σε τηλεσκοπικές ράγες: 4, VarioSpace
- IceMaker με υδραυλική σύνδεση 3/4", με φωτισμό LED
- Παραγωγή κύβων πάγου σε 24 ώρες: 0,80 kg
- Αποθήκευση κύβων πάγου: 8,0 kg
- Φωτισμός LED
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 16,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 18,00 kg

- Συσσωρευτής ψυχρής αποθήκευσης: 1
- Ράφια από γυαλί ασφαλείας

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Θέρμανση πλευρικών τοιχωμάτων δεξιά, κατάλληλο για συνδυασμό με άλλα ψυγεία, καταψύκτες ή/και συσκευές κρασιού
- Εξωτερική μπάρα λαβής με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος
- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: αριστερό μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας

SRBstc 529i

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	108 / 0,295 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	386 l
Όγκος:	Θήκη ψυγείου: 246,2 l / Ασφαλές BioFresh: 140,6 l
Κατηγορία θορύβου:	34 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	ανοξείδωτο ατσάλι / Ανοξείδωτο ατσάλι
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	185,5 / 59,7 / 67,5

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Light Tower	Infinity Spring	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display
Smart Device	Soft Telescopic Rails	Bio Fresh	Fresh Air				

Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" πίσω από την πόρτα
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο και το διαμέρισμα BioFresh
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Ράφια GlassLine, VarioBoxes εξώφυλλο, μεταβλητή Δίσκος για αυγά, Πιάτο βουτύρου
- ράφια GlassLine: 5, από τα οποία διαφέρουνται: 1
- VarioSafe
- ενσωματωμένο ράφι μπουκαλιών
- Φωτισμός LED BioFresh

- Τα χρηματοκιβώτια BioFresh: 3, με SoftTelescopis, Χρηματοκιβώτια φρούτων και λαχανικών: 2, με HydroBreeze: 1, Χρηματοκιβώτια κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων: 1, FlexSystem: 1
- FlexSystem: 1
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 0
- LED φωτεινό πάνελ διπλής όψης


Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Θέρμανση πλευρικών τοιχωμάτων αριστερά, κατάλληλο για συνδυασμό με άλλα ψυγεία, καταψύκτες ή/και συσκευές κρασιού
- Εξωτερική μπάρα λαβής με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος
- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός

Συνδυασμοί Side-by-Side



XRCsd 5255 ◻ Σειρά Prime



IceMaker

«Έχουμε πάγο;» Με το IceMaker η ερώτηση αυτή περισεύει. Στο IceMaker με σταθερή σύνδεση νερού, το νερό έρχεται απευθείας από το δίκτυο παροχής. Χάρη στη λειτουργία MaxIce μπορείτε να ετοιμάζετε καθημερινά έως 1,5 kg παγάκια. Ο διαχωριστής για παγάκια βοηθά στον διαχωρισμό του συρταριού σε διάφορα μεγέθη: όπως παγάκια αριστερά, παγωτό δεξιά – ή μόνο παγάκια.



LightTower

Απολαύστε έναν ιδανικά φωτισμένο εσωτερικό χώρο: Τα LightTower ρίχνουν ιδανικό φως στα τρόφιμα και είναι τοποθετημένα έτσι ώστε να είναι πάντα φωτισμένο ένα μεγάλο τμήμα του γεμάτου ψυγείου σας. Επειδή τα LightTower είναι ενσωματωμένα στο ίδιο επίπεδο με τα πλαϊνά τοιχώματα, υπάρχει έτσι περισσότερος χώρος για τα τρόφιμά σας.



←123→

XRFsf 5220

plus

SFNsf 5227

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	199 / 0,545 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	277 l
Όγκος:	Χώρος κατάψυξης: 278 l
Κατηγορία θορύβου:	36 db(A) / C
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	Steelfinish / Ασημί
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	185,5 / 59,7 / 67,5



SRsf 5220

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	98 / 0,268 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	399 l
Όγκος:	Θήκη ψυγείου: 399,1 l
Κατηγορία θορύβου:	35 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	Steelfinish / Ασημί
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	185,5 / 59,7 / 67,5



Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC πίσω από την πόρτα, Ηλεκτρονική αφή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox: ως προαιρετικό εξάρτημα
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Καταψύκτης

- Συρτάρι: 7, με ενσωματωμένο οδηγό συρταριού, VarioSpace
- Δίσκος για παγάκια
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 16,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 18,00 kg

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Θέρμανση πλευρικών τοιχωμάτων δεξιά, κατάλληλο για συνδυασμό με άλλα ψυγεία, καταψύκτες ή/και συσκευές κρασιού
- Κάθετα Χωνευτή λαβή
- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: αριστερό μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας

Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC πίσω από την πόρτα, Ηλεκτρονική αφή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox: ως προαιρετικό εξάρτημα
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά, FlexCube
- ράφια GlassLine: 6, από τα οποία διαιρούνται: 1
- VarioSafe
- ράφι μπουκαλιών
- Χρηματοκιβώτιο EasyFresh: 1 με ενσωματωμένο οδηγό συρταριού

- Μεγάλη θήκη φρούτων/λαχανικών με μερική επέκταση σε τηλεσκοπικές ράγες
- Φωτισμός οροφής LED

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Θέρμανση πλευρικών τοιχωμάτων αριστερά, κατάλληλο για συνδυασμό με άλλα ψυγεία, καταψύκτες ή/και συσκευές κρασιού
- Κάθετα Χωνευτή λαβή
- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας

Συνδυασμός Side by Side



XRFsd 5265

prime

SFNsdd 526i

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	199 / 0,545 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	277 l
Όγκος:	Χώρος κατάψυξης: 278 l
Κατηγορία θορύβου:	34 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	ανοξείδωτο ατσάλι / Ασημί
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	185,5 / 59,7 / 67,5

No Frost	Super Frost	LED	Ice Tower	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Space Box
Vario Space	Easy Open	Smart Device					

Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" πίσω από την πόρτα
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Καταψύκτης

- Συρτάρια: 7, με ενσωματωμένο οδηγό συρταριού, VarioSpace
- IceMaker με υδραυλική σύνδεση 3/4"
- Παραγωγή κύβων πάγου σε 24 ώρες: 0,80 kg
- Αποθήκευση κύβων πάγου: 8,0 kg
- Φωτισμός LED
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 16,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 18,00 kg
- Συσσωρευτής ψυχρής αποθήκευσης:

1

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Θέρμανση πλευρικών τοιχωμάτων δεξιά, κατάλληλο για συνδυασμό με άλλα ψυγεία, καταψύκτες ή/και συσκευές κρασιού
- Εξωτερική μπάρα λαβής με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος
- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: αριστερό μετatrέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας

SRBsdd 526i

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	134 / 0,367 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	384 l
Όγκος:	Θήκη ψυγείου: 245,8 l / Ασφαλές BioFresh: 138,4 l
Κατηγορία θορύβου:	34 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	ανοξείδωτο ατσάλι / Ασημί
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	185,5 / 59,7 / 67,5

Fish & Seafood	Super Cool	Light Tower	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Smart Device	Soft Telescopic Rails
Bio Fresh	Fresh Air						

Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" πίσω από την πόρτα
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο και το διαμέρισμα BioFresh
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Ράφια GlassLine, VarioBoxes εξώφυλλο, μεταβλητή Δίσκος για αυγά, Πιάτο βουτύρου
- ράφια GlassLine: 5, από τα οποία διαιρούνται: 1
- VarioSafe
- ενσωματωμένο ράφι μπουκαλιών
- Φωτισμός LED BioFresh

- Τα χρηματοκιβώτια BioFresh: 3, με SoftTelescopic, Χρηματοκιβώτια φρούτων και λαχανικών: 1, Χρηματοκιβώτια για ψάρια και θαλασσινά: 1, Χρηματοκιβώτια κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων: 1
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 0
- LED φωτεινό πάνελ διπλής όψης

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Θέρμανση πλευρικών τοιχωμάτων αριστερά, κατάλληλο για συνδυασμό με άλλα ψυγεία, καταψύκτες ή/και συσκευές κρασιού
- Εξωτερική μπάρα λαβής με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος
- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός



←123→

XRFsf 5245

plus

SFNsfd 5247

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	199 / 0,545 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	277 l
Όγκος:	Χώρος κατάψυξης: 278 l
Κατηγορία θορύβου:	36 db(A) / C
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	Steelfinish / Ασημί
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	185,5 / 59,7 / 67,5



SRBsfc 5220

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	101 / 0,276 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	382 l
Όγκος:	Θήκη ψυγείου: 288,7 l / Ασφαλές BioFresh: 93,7 l
Κατηγορία θορύβου:	34 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	Steelfinish / Ασημί
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	185,5 / 59,7 / 67,5



Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC πίσω από την πόρτα, Ηλεκτρονική αφής
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox: ως προαιρετικό εξάρτημα
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Καταψύκτης

- Συρτάρια: 7, με ενσωματωμένο οδηγό συρταριού, VarioSpace
- IceMaker με υδραυλική σύνδεση 3/4"
- Παραγωγή κύβων πάγου σε 24 ώρες: 0,80 kg
- Αποθήκευση κύβων πάγου: 8,0 kg
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 16,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 18,00 kg

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Θέρμανση πλευρικών τοιχωμάτων δεξιά, κατάλληλο για συνδυασμό με άλλα ψυγεία, καταψύκτες ή/και συσκευές κρασιού
- Κάθετα Χωνευτή λαβή
- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: αριστερό μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας

Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC πίσω από την πόρτα, Ηλεκτρονική αφής
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το διαμέρισμα του ψυγείου
- SmartDeviceBox: ως προαιρετικό εξάρτημα
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά, FlexCube
- ράφια GlassLine: 7, από τα οποία διαιρούνται: 1
- VarioSafe
- ενσωματωμένο ράφι μπουκαλιών

- Τα χρηματοκιβώτια BioFresh: 2, Χρηματοκιβώτια φρούτων και λαχανικών: 1, Χρηματοκιβώτια κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων: 1
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 0
- Φωτισμός οροφής LED

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Θέρμανση πλευρικών τοιχωμάτων αριστερά, κατάλληλο για συνδυασμό με άλλα ψυγεία, καταψύκτες ή/και συσκευές κρασιού
- Κάθετα Χωνευτή λαβή
- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας

Συνδυασμός Side by Side



←123→

XRFbd 5220

plus

SFNbdd 5227

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	199 / 0,545 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	277 l
Όγκος:	Χώρος κατάψυξης: 278 l
Κατηγορία θορύβου:	36 db(A) / C
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	Μεταλλικό μαύρο (BlackSteel) / μαύρο
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	185,5 / 59,7 / 67,5



SRbdd 5220

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	98 / 0,268 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	399 l
Όγκος:	Θήκη ψυγείου: 399,1 l
Κατηγορία θορύβου:	35 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	Μεταλλικό μαύρο (BlackSteel) / μαύρο
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	185,5 / 59,7 / 67,5



Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC πίσω από την πόρτα, Ηλεκτρονική αφής
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox: ως προαιρετικό εξάρτημα
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Καταψύκτης

- Συρτάρι: 7, με ενσωματωμένο οδηγό συρταριού, VarioSpace
- Δίσκος για παγάκια
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 16,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 18,00 kg

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Θέρμανση πλευρικών τοιχωμάτων δεξιά, κατάλληλο για συνδυασμό με άλλα ψυγεία, καταψύκτες ή/και συσκευές κρασιού
- Κάθετα Χωνευτή λαβή
- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: αριστερό μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας

Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC πίσω από την πόρτα, Ηλεκτρονική αφής
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox: ως προαιρετικό εξάρτημα
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά, FlexCube
- ράφια GlassLine: 6, από τα οποία διαιρούνται: 1
- VarioSafe
- ράφι μπουκαλιών
- Χρηματοκιβώτιο EasyFresh: 1 με ενσωματωμένο οδηγό συρταριού

- Μεγάλη θήκη φρούτων/λαχανικών με μερική επέκταση σε τηλεσκοπικές ράγες
- Φωτισμός οροφής LED

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Θέρμανση πλευρικών τοιχωμάτων αριστερά, κατάλληλο για συνδυασμό με άλλα ψυγεία, καταψύκτες ή/και συσκευές κρασιού
- Κάθετα Χωνευτή λαβή
- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας



←123→

XRFsf 5220

plus

SFNsf 5227

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	199 / 0,545 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	277 l
Όγκος:	Χώρος κατάψυξης: 278 l
Κατηγορία θορύβου:	36 db(A) / C
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	Steelfinish / Ασημί
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	185,5 / 59,7 / 67,5



SRsf 5220

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	98 / 0,268 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	399 l
Όγκος:	Θήκη ψυγείου: 399,1 l
Κατηγορία θορύβου:	35 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	Steelfinish / Ασημί
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	185,5 / 59,7 / 67,5



Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC πίσω από την πόρτα, Ηλεκτρονική αφή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox: ως προαιρετικό εξάρτημα
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Καταψύκτης

- Συρτάρι: 7, με ενσωματωμένο οδηγό συρταριού, VarioSpace
- Δίσκος για παγάκια
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 16,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 18,00 kg

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Θέρμανση πλευρικών τοιχωμάτων δεξιά, κατάλληλο για συνδυασμό με άλλα ψυγεία, καταψύκτες ή/και συσκευές κρασιού
- Κάθετα Χωνευτή λαβή
- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: αριστερό μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας

Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC πίσω από την πόρτα, Ηλεκτρονική αφή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox: ως προαιρετικό εξάρτημα
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά, FlexCube
- ράφια GlassLine: 6, από τα οποία διαιρούνται: 1
- VarioSafe
- ράφι μπουκαλιών
- Χρηματοκιβώτιο EasyFresh: 1 με ενσωματωμένο οδηγό συρταριού

- Μεγάλη θήκη φρούτων/λαχανικών με μερική επέκταση σε τηλεσκοπικές ράγες
- Φωτισμός οροφής LED

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Θέρμανση πλευρικών τοιχωμάτων αριστερά, κατάλληλο για συνδυασμό με άλλα ψυγεία, καταψύκτες ή/και συσκευές κρασιού
- Κάθετα Χωνευτή λαβή
- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας



CBNstb 579i Δ Σειρά Peak

Ψυγειοκαταψύκτες



Επισκόπηση σειράς



○ Σειρά Pure



◇ Σειρά Plus



◊ Σειρά Prime



△ Σειρά Peak

	○ Σειρά Pure	◇ Σειρά Plus	⬢ Σειρά Prime	△ Σειρά Peak
Τεχνολογία φρεσκά- δας τροφίμων	EasyFresh σε ενσωματω- μένο οδηγό συρταριού	EasyFresh σε ενσωματω- μένο οδηγό συρταριού	EasyFresh σε τηλεσκοπικές ράγες	EasyFresh σε τηλεσκοπικές ράγες
		BioFresh πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες	BioFresh με SoftTelescopic	BioFresh Professional με SoftTelescopic
				HydroBreeze
			Συρτάρι Fish & Seafood *	Συρτάρι Fish & Seafood *
	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling
	Φίλτρο FreshAir	Φίλτρο FreshAir	Φίλτρο FreshAir	Φίλτρο FreshAir
	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost σε τηλεσκοπικές ράγες
Άνεση και ευελιξία		Διαιρούμενο γυάλινο ράφι	Διαιρούμενη γυάλινη πλάκα	Διαιρούμενη γυάλινη πλάκα
			Μηχανισμός απαλού κλεισίματος SoftSystem	SoftSystem – Απαλό κλείσιμο
		VarioSafe *	VarioSafe	VarioSafe
			VarioBoxes	VarioBox
			Βουτυροθήκη	Βουτυροθήκη
	Αυγοθήκη	Αυγοθήκη	Πολυμορφική αυγοθήκη	Πολυμορφική αυγοθήκη
		Ράφι φιαλών	Ράφι φιαλών	Ράφι φιαλών
Design		Παγοθήκη *	Παγοθήκη με καπάκι *	Παγοθήκη με καπάκι *
				FlexSystem
	Φωτισμός οροφής ψυγείου	Φωτισμός οροφής ψυγείου	LightTower	LightTower
			Φως συρταριού BioFresh	Φως συρταριού BioFresh
			Φωτισμός κατάψυξης	Φωτισμός κατάψυξης
				Φωτισμός IceMaker
				Φωτισμός ανεμιστήρα
Συνδεσιμότητα (SmartDeviceBox)	Διαφανές τζάμι	Διαφανές τζάμι	Σατινέ τζάμι	Σατινέ τζάμι
	Οθόνη αφής	Οθόνη αφής / Οθόνη Touch & Swipe *	Οθόνη Touch & Swipe	Οθόνη Touch & Swipe
	Οθόνη πίσω από την πόρτα	Οθόνη πίσω από την πόρτα ή οθόνη στην πόρτα	Οθόνη πίσω από την πόρτα ή οθόνη στην πόρτα	Οθόνη πίσω από την πόρτα ή οθόνη στην πόρτα
	Χωνευτές λαβές / κομψές λαβές πόρτας με ενσω- ματωμένο μηχανισμό ανοίγματος *	Χωνευτές λαβές / κομψές λαβές πόρτας με ενσω- ματωμένο μηχανισμό ανοίγματος *	Κομψές λαβές πόρτας με ενσωματωμένο μηχανι- σμό ανοίγματος	Χωνευτές λαβές
	Με δυνατότητα μεταγενέ- στερης τοποθέτησης	Με δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης ή ενσωματωμένο (μοντέλα «i»)	Ενσωματωμένο (μοντέλα «i»)	Ενσωματωμένο (μοντέλα «i»)
Νερό και παγάκια		IceMaker ή EasyTwist-Ice	IceMaker ή EasyTwist-Ice	IceMaker
				InfinitySpring

Ο διαφοροποιημένος εξοπλισμός **επισημαίνεται** στην επόμενη υψηλότερη σειρά.

Βασικά χαρακτηριστικά



BioFresh

Σε θερμοκρασία λίγο πάνω από τους 0 °C και με την ιδανική υγρασία, τα φρέσκα τρόφιμα μπορούν να διατηρήσουν την ελκυστική εμφάνιση τους, τις υγιεινές βιταμίνες και τα μεταλλικά στοιχεία τους για πολύ περισσότερο από ό,τι σε έναν κανονικό θάλαμο ψυγείου.



EasyFresh

Το συρτάρι EasyFresh είναι η εγγύηση για φρέσκα τρόφιμα. Είτε πρόκειται για μη συσκευασμένα λαχανικά είτε για φρούτα, το συρτάρι εξασφαλίζει τη βέλτιστη αποθήκευση. Χάρη στο αεροστεγές κλείσιμο, τα τρόφιμα αυξάνουν την υγρασία μέσα στο συρτάρι. Διατηρεί τα τρόφιμά σας φρέσκα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.




NoFrost

Όταν ανοίγετε την κατάψυξή σας, θέλετε να βλέπετε κατεψυγμένα τρόφιμα και όχι πάγο και πάχνη. Το NoFrost προστατεύει την κατάψυξη από τον ανεπιθύμητο σχηματισμό πάγου, ο οποίος καταναλώνει πολλή ενέργεια και μπορεί να είναι ακριβός. NoFrost σημαίνει: Εύκολη απόψυξη, περισσότερος χρόνος για άλλα πράγματα και εξοικονόμηση χρημάτων.



InfinitySpring

Μια πηγή φρέσκου, δροσερού πόσιμου νερού στην κουζίνα: Ο διανεμητής νερού καθιστά εφικτή την άντληση νερού χωρίς στάξιμο και προσφέρει φρέσκο, κρύο νερό. Απλώς πιέστε το πάνελ με την καράφα ή το ποτήρι και απολαύστε το νερό. Έχετε τη δυνατότητα να εξοικονομήσετε χρήματα από την αγορά φιαλών νερού και να έχετε έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής.



VarioTemp

VarioTemp σημαίνει ότι έχετε επιπλέον χώρο για τα τρόφιμα στον ψυγειοκαταψύκτη σας. Κι αυτό γιατί ο χώρος VarioTemp που βρίσκετε στην κατάψυξη μπορεί να ρυθμιστεί σε θερμοκρασία μεταξύ -2 °C και +14 °C και να χρησιμοποιηθεί ως επιπλέον ζώνη ψύξης. Για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί βραχυπρόθεσμα για ποτά και σνακ για ένα πάρτι ή μακροπρόθεσμα ως κελάρι για την αποθήκευση πατατών.



Γυάλινα ράφια με σατινέ φινίρισμα

Βιώστε την απόλυτη απόλαυση κάθε φορά που ανοίγετε την πόρτα χάρη στα ράφια από γυαλί ασφαλείας με σατινέ φινίρισμα. Τα ράφια ρυθμίζονται εύκολα καθ' ύψος με ένα μόνο χέρι. Το σατινέ φινίρισμα κάνει τις γρατσουνιές στο γυάλινο ράφι σχεδόν αόρατες και εξασφαλίζει υψηλή ποιότητα και κομψή εμφάνιση – ακόμα και μετά από χρόνια χρήσης.



Οθόνη αφής

Έλεγχος στις άκρες των δακτύλων: Η οθόνη αφής επιτρέπει τον εύκολο και διαισθητικό χειρισμό της Liebherr συσκευής σας. Όλες οι λειτουργίες απεικονίζονται στην οθόνη συνοπτικά. Μπορείτε για παράδειγμα να επιλέξετε εύκολα κάποια λειτουργία ή να ελέγξετε την τρέχουσα θερμοκρασία του ψυγείου σας πατώντας απαλά με ένα δάχτυλο.



Χωνευτή λαβή

Ξεχωριστό και λειτουργικό: Μπορείτε να ανοίξετε τη συσκευή πολύ εύκολα χρησιμοποιώντας την κάθετα ενσωματωμένη και εργονομικά τοποθετημένη λαβή. Επιπλέον, ο μοντέρνος και λιτός σχεδιασμός επιτρέπει την άψογη ενσωμάτωση σε κουζίνες χωρίς χερούλια.



InteriorFit

Ολοκληρώνει τον μινιμαλιστικό σχεδιασμό σε μια κουζίνα: οι ελεύθερες συσκευές μας προσαρμόζονται με ακρίβεια σε εσοχές βάθους 60 cm. Μόνο η πόρτα προεξέχει ελαφρώς, εξασφαλίζοντας βέλτιστη πρόσβαση στις χωνευτές λαβές ή στις χειρολαβές. Αυτό σημαίνει ότι η προσοχή εστιάζεται πάντα στην κουζίνα – με μια συσκευή Liebherr ως κεντρικό στοιχείο και highlight.



SoftSystem

Από το πρωινό μέχρι το μεσημέρι: Από το πρωινό μέχρι το μεσημέρι, κτιο σνακ υπάρχουν πολλές αφορμές για να ανοίξετε και να ξανακλείσετε το ψυγείο. Με τη Liebherr συσκευή σας αυτό μπορεί να είναι πραγματικά διασκεδαστικό: Χάρη στο SoftSystem, η πόρτα του ψυγείου κλείνει απαλά, με ασφάλεια, χωρίς δυσκολία και αθόρυβα. Οι φιάλες που στο εσωτερικό της πόρτας παραμένουν με ασφάλεια στη θέση τους και τίποτα δεν κουδουνίζει ούτε ταλαντεύεται.



VarioSpace

Θέλετε περισσότερο χώρο για τα ογκώδη τρόφιμα στην κατάψυξη? Όπως μία ψηλή τούρτα παγωτό; Ο καταψύκτης Liebherr δημιουργήθηκε για αυτό ακριβώς. Με το VarioSpace αφαιρείτε τα συρτάρια κατάψυξης που επιθυμείτε και τα γυάλινα ράφια που βρίσκονται κάτω από τα συρτάρια και δημιουργείτε έναν εξαιρετικά μεγάλο χώρο αποθήκευσης.



IceMaker με σταθερή σύνδεση νερού

Υπάρχουν ακόμα παγάκια; Με το IceMaker η ερώτηση αυτή περισεύει. Στο IceMaker με σταθερή σύνδεση νερού, το νερό έρχεται απευθείας από το δίκτυο παροχής. Χάρη στη λειτουργία MaxIce μπορείτε να ετοιμάζετε καθημερινά έως 1,5 kg παγάκια. Ο διαχωριστής για παγάκια διαμορφώνει το συρτάρι όπως εσείς επιθυμείτε: π.χ. παγάκια αριστερά, παγωτό δεξιά – ή μόνο παγάκια.



BlackSteel στον εσωτερικό χώρο

Αναβαθμίστε τη σκούρα κουζίνα σας με τις εσωτερικές συσκευές μας BlackSteel. Το πίσω τοίχωμα και η εσωτερική πόρτα εντυπωσιάζουν με επιφάνειες κατασκευασμένες από μαύρο ανοξείδωτο χάλυβα. Το φινιρίσμα κατά των δακτυλικών αποτυπωμάτων τα καθιστά ανθεκτικά στα δακτυλικά αποτυπώματα. Όλα τα διακοσμητικά στοιχεία τονίζονται σε BlackSteel για να ολοκληρωθεί η σκοτεινή εμφάνιση. Ένα Liebherr με εσωτερικό BlackSteel ταιριάζει απόλυτα στις σύγχρονες σκούρες κουζίνες και ξεχωρίζει με κομψότητα.



BioFresh με HydroBreeze

Θέλετε να ψύξετε φρούτα και λαχανικά σαν επαγγελματίες; Το HydroBreeze θα σας ενθουσιάσει: Το σύννεφο δροσιάς σε συνδυασμό με τη θερμοκρασία στο συρτάρι στους 0 °C, δημιουργεί επιπλέον συνθήκες για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των τροφίμων. Και προσφέρει ένα οπτικό εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Το HydroBreeze ενεργοποιείται κάθε 90 λεπτά για 4 δευτερόλεπτα και για 8 δευτερόλεπτα κατά το άνοιγμα της πόρτας.



← 75 →

CBNbsc 778i

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:

203 / 0,556 kWh

Συνολικός όγκος ¹:

473 l

Όγκος: Θήκη ψυγείου: **208,7 l** / Ασφαλές BioFresh: **126,2 l** / Χώρος κατάψυξης: **138 l**

Κατηγορία θορύβου:

34 db(A) / B SuperSilent

Κατηγορία κλιματισμού:

SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα: **Μεταλλικό μαύρο (BlackSteel) / Μεταλλικό μαύρο (BlackSteel)**

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):

201,5 / 74,7 / 67,5

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp
Glass & Steel interior	Light Tower	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Soft telescopic rails

Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" στην πόρτα
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο, το BioFresh και το διαμέρισμα κατάψυξης
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

- , FlexSystem: 1
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 0
- LED φωτεινό πάνελ διπλής όψης

Καταψύκτης

- Συρτάρι: 3, σε τηλεσκοπικές ράγες: 3, VarioSpace
- Δίσκος για παγάκια με καπάκι
- Φωτισμός LED
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 20,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 10,00 kg

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Ράφια GlassLine, VarioBoxes εξώφυλλο, μεταβλητή Δίσκος για αυγά, Πιάτο βουτύρου
- ράφια GlassLine: 3, από τα οποία διααιρούνται: 1
- VarioSafe
- ενσωματωμένο ράφι μπουκαλιών
- Φωτισμός LED BioFresh
- Τα χρηματοκιβώτια BioFresh: 2, με SoftTelescopic, Χρηματοκιβώτια φρούτων και λαχανικών: 1, με HydroBreeze: 1, Χρηματοκιβώτια για ψάρια και θαλασσινά: 1, FlexSystem: 1

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Κάθετα Χωνευτή λαβή
- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας



← 75 →

CBNsda 775i

Ενεργειακή κλάση:

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: **130 / 0,356 kWh**Συνολικός όγκος ¹: **473 l**Όγκος: Θήκη ψυγείου: **208,7 l** / Ασφαλές BioFresh: **126,9 l** / Χώρος κατάψυξης: **138 l**Κατηγορία θορύβου: **33 db(A) / B SuperSilent**Κατηγορία κλιματισμού: **SN-T (+10 °C έως +43 °C)**Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα: **ανοξείδωτο ατσάλι / Ασημί**Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ): **201,5 / 74,7 / 67,5**

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Light Tower	Soft System
Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Soft Telescopic Rails	Fresh Air		

Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" στην πόρτα
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο, το BioFresh και το διαμέρισμα κατάψυξης
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Καταψύκτης

- Συρτάρια: 3, VarioSpace
- Δίσκος για παγάκια
- Φωτισμός LED
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 20,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 10,00 kg
- Ράφια από γυαλί ασφαλείας

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Εξωτερική μπάρα λαβής με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος
- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μεσαίο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Ράφια GlassLine, VarioBoxes εξώφυλλο, μεταβλητή Δίσκος για αυγά, Πιάτο βουτύρου
- ράφια GlassLine: 3, από τα οποία διαιρούνται: 1
- VarioSafe
- ενσωματωμένο ράφι μπουκαλιών
- Φωτισμός LED BioFresh
- Τα χρηματοκιβώτια BioFresh: 2, με SoftTelescopic, Χρηματοκιβώτια φρούτων και λαχανικών: 1, Χρηματοκιβώτια κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων: 1
- LED φωτεινό πάνελ διπλής όψης



← 75 →

CBNsdc 765i

Ενεργειακή κλάση:

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: **189 / 0,517 kWh**Συνολικός όγκος ¹: **423 l**Όγκος: Θήκη ψυγείου: **216,3 l** / Ασφαλές BioFresh: **68,7 l** / Χώρος κατάψυξης: **138 l**Κατηγορία θορύβου: **34 db(A) / B SuperSilent**Κατηγορία κλιματισμού: **SN-T (+10 °C έως +43 °C)**Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα: **ανοξείδωτο ατσάλι / Ασημί**Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ): **185,5 / 74,7 / 67,5**

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Light Tower	Easy Twist Ice
Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Soft Telescopic Rails	Fresh Air	

Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" πίσω από την πόρτα
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο, το BioFresh και το διαμέρισμα κατάψυξης
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Καταψύκτης

- Συρτάρια: 3, VarioSpace
- Φωτισμός LED
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 20,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 10,00 kg
- Ράφια από γυαλί ασφαλείας

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Εξωτερική μπάρα λαβής με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος
- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μεσαίο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Ράφια GlassLine, VarioBoxes εξώφυλλο, μεταβλητή Δίσκος για αυγά, Πιάτο βουτύρου
- ράφια GlassLine: 4, από τα οποία διαιρούνται: 1
- VarioSafe
- ενσωματωμένο ράφι μπουκαλιών
- Φωτισμός LED BioFresh
- Τα χρηματοκιβώτια BioFresh: 1, με SoftTelescopic, Χρηματοκιβώτια φρούτων και λαχανικών: 1
- LED φωτεινό πάνελ διπλής όψης

Ψυγείοκαταψύκτης



← 75 →

CNsdd 776i

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	232 / 0,635 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	487 l
Όγκος:	Θήκη ψυγείου: 349,1 l / Χώρος κατάψυξης: 139 l
Κατηγορία θορύβου:	34 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	ανοξείδωτο ατσάλι / Ασημί
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	201,5 / 74,7 / 67,5

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Light Tower	Ice Maker
Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Fresh Air		

Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" πίσω από την πόρτα
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο και τον καταψύκτη
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Ράφια GlassLine, VarioBoxes εξώφυλλο, μεταβλητή Δίσκος για αυγά, Πιάτο βουτύρου
- ράφια GlassLine: 5, από τα οποία διαιρούνται: 1
- VarioSafe
- ράφι μπουκαλιών
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 1 σε τηλεσκοπικές ράγες
- LED φωτεινό πάνελ διπλής όψης

Καταψύκτης

- Συρτάρια: 3, VarioSpace
- IceMaker με υδραυλική σύνδεση 3/4"

- Παραγωγή κύβων πάγου σε 24 ώρες: 1,20 kg
- Αποθήκευση κύβων πάγου: 5,4 kg
- Φωτισμός LED
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 20,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 10,00 kg
- Ράφια από γυαλί ασφαλείας

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Εξωτερική μπάρα λαβής με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος
- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας



← 75 →

CNsfa 7723

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	118 / 0,323 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	485 l
Όγκος:	Θήκη ψυγείου: 347,7 l / Χώρος κατάψυξης: 138 l
Κατηγορία θορύβου:	34 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	Steelefinish / Ασημί
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	201,5 / 74,7 / 67,5

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch Display	Vario Space
Smart Device	Fresh Air						

Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC πίσω από την πόρτα, Ηλεκτρονική αφής
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο και τον καταψύκτη
- SmartDeviceBox: ως προαιρετικό εξάρτημα
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Ράφια GlassLine, Δίσκος για αυγά, FlexCube
- ράφια GlassLine: 5, από τα οποία διαιρούνται: 1
- VarioSafe
- ράφι μπουκαλιών
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 1 με ενσωματωμένο οδηγό συρταριού
- Φωτισμός οροφής LED

- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 20,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 10,00 kg
- Ράφια από γυαλί ασφαλείας

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Κάθετα Χωνευτή λαβή
- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας



← 60 →

CBNbsa 575i

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 92 / 0,252 kWh

Συνολικός όγκος ¹: 362 l

Όγκος: Θήκη ψυγείου: 159,9 l / Ασφαλές BioFresh: 99,2 l / Χώρος κατάψυξης: 103 l

Κατηγορία θορύβου: 29 db(A) / A UltraSilent

Κατηγορία κλιματισμού: SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα: Μεταλλικό μαύρο (BlackSteel) / Μεταλλικό μαύρο (BlackSteel)

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ): 201,5 / 59,7 / 67,5

Ultra Efficient A-20%	Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Light Tower
Soft System	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Glass & Steel Interior	Soft Telescopic Rails	Ultra Silent	Fresh Air

Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" πίσω από την πόρτα
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο, το BioFresh και το διαμέρισμα κατάψυξης
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Ράφια GlassLine, VarioBoxes εξώφυλλο, μεταβλητή Δίσκος για αυγά, Πιάτο βουτύρου
- ράφια GlassLine: 3, από τα οποία διαιρούνται: 1
- VarioSafe
- ενσωματωμένο ράφι μπουκαλιών
- Φωτισμός LED BioFresh
- Τα χρηματοκιβώτια BioFresh: 2, με SoftTelescopic, Χρηματοκιβώτια φρούτων και λαχανικών: 1, Χρηματοκιβώτια κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων: 1

• Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 0

• LED φωτεινό πάνελ διπλής όψης

Καταψύκτης

- Συρτάρια: 3, VarioSpace
- Δίσκος για παγάκια με καπάκι
- Φωτισμός LED
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 20,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 16,0 kg
- Ράφια από γυαλί ασφαλείας

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας



Κορυφαία απόδοση

Αυτή η συσκευή Liebherr δεν είναι απλώς οικονομική: είναι εξαιρετικά οικονομική και ξεπερνά ακόμη και την κατηγορία ενεργειακής απόδοσης A κατά 10%*. Θέτει νέα πρότυπα για εμάς. Η εκπληκτική της απόδοση μειώνει την κατανάλωση ενέργειας και εξοικονομεί πόρους και χρήματα με τρόπο βιώσιμο που δεν έχετε ξαναδεί. Η ποιότητα της Liebherr θα διασφαλίσει ότι θα παραμείνει απίστευτα αποδοτική για πολλά χρόνια. Αυτή η συσκευή είναι επίσης πολύ οικονομική όσον αφορά τον θόρυβο: με 29 dB(A), επιτυγχάνει σχεδόν την απόλυτη ησυχία. Η πρώτη συσκευή που μπορεί να το κάνει αυτό! Τα χαρακτηριστικά της δεν αφήνουν περιθώρια: Τα συρτάρια BioFresh εξασφαλίζουν ότι τα τρόφιμα παραμένουν φρέσκα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

* Σε σύγκριση με την οριακή τιμή της μέγιστης κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης A σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/2016 (από τον Ιούλιο του 2023).

Οι λεπτομέρειες του εξοπλισμού που εμφανίζονται εξαρτώνται από το μοντέλο. Ισχύει η περιγραφή για το αντίστοιχο μοντέλο.

Ψυγιοκαταψύκτης



← 60 →

CBNstb 579i

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: **144 / 0,394 kWh**

Συνολικός όγκος ¹: **362 l**

Όγκος: Θήκη ψυγείου: **160,3 l** / Ασφαλές BioFresh: **98,7 l** / Χώρος κατάψυξης: **104 l**

Κατηγορία θορύβου: **33 db(A) / B SuperSilent**

Κατηγορία κλιματισμού: **SN-T (+10 °C έως +43 °C)**

Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα: **ανοξείδωτο ατσάλι / Ανοξείδωτο ατσάλι**

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ): **201,5 / 59,7 / 67,5**

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Duo Cooling	No Frost	Vario Temp	Light Tower	Infinity Spring	Ice Maker
Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Soft Telescopic Rails	Bio Fresh	Fresh Air

Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" στην πόρτα
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο, το BioFresh και το διαμέρισμα κατάψυξης
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός
- Κλειδώμα για παιδιά

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Ράφια GlassLine, VarioBoxes εξώφυλλο, μεταβλητή Δίσκος για αυγά, Πιάτο βουτύρου
- ράφια GlassLine: 3, από τα οποία διαιρούνται: 1
- VarioSafe
- ενσωματωμένο ράφι μπουκαλιών
- Φωτισμός LED BioFresh

- Τα χρηματοκιβώτια BioFresh: 2, με SoftTelescopic, Χρηματοκιβώτια φρούτων και λαχανικών: 1, με HydroBreeze: 1, Χρηματοκιβώτια κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων: 1, FlexSystem: 1
- FlexSystem: 1
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 0
- LED φωτεινό πάνελ διπλής όψης

Καταψύκτης

- Συρτάρια: 3, σε τηλεσκοπικές ράγες: 2, VarioSpace
- IceMaker με υδραυλική σύνδεση 3/4", με φωτισμό LED
- Παραγωγή κύβων πάγου σε 24 ώρες: 1,20 kg
- Αποθήκευση κύβων πάγου: 5,4 kg
- Φωτισμός LED
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 20,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 10,00 kg
- Ράφια από γυαλί ασφαλείας



← 60 →

CBNsda 575i

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: **116 / 0,317 kWh**

Συνολικός όγκος ¹: **362 l**

Όγκος: Θήκη ψυγείου: **159,9 l** / Ασφαλές BioFresh: **99,2 l** / Χώρος κατάψυξης: **103 l**

Κατηγορία θορύβου: **33 db(A) / B SuperSilent**

Κατηγορία κλιματισμού: **SN-T (+10 °C έως +43 °C)**

Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα: **ανοξείδωτο ατσάλι / Ασημί**

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ): **201,5 / 59,7 / 67,5**

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Vario Temp	Light Tower	Easy Twist Ice	Soft System	Super Silent
Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Soft Telescopic Rails	Fresh Air			

Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" πίσω από την πόρτα
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο, το BioFresh και το διαμέρισμα κατάψυξης
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 0
- LED φωτεινό πάνελ διπλής όψης

Καταψύκτης

- Συρτάρια: 3, VarioSpace
- Φωτισμός LED
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 20,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 10,00 kg
- Ράφια από γυαλί ασφαλείας

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Ράφια GlassLine, VarioBoxes εξώφυλλο, μεταβλητή Δίσκος για αυγά, Πιάτο βουτύρου
- ράφια GlassLine: 3, από τα οποία διαιρούνται: 1
- VarioSafe
- ενσωματωμένο ράφι μπουκαλιών
- Φωτισμός LED BioFresh
- Τα χρηματοκιβώτια BioFresh: 2, με SoftTelescopic, Χρηματοκιβώτια φρούτων και λαχανικών: 1, Χρηματοκιβώτια κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων: 1

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Εξωτερική μπάρα λαβής με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος
- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας



← 60 →

CBNbdc 573i

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: **181 / 0,495 kWh**

Συνολικός όγκος ¹: **360 l**

Όγκος: Θήκη ψυγείου: **158,8 l** / Ασφαλές BioFresh: **98,9 l** / Χώρος κατάψυξης: **103 l**

Κατηγορία θορύβου: **35 db(A) / B SuperSilent**

Κατηγορία κλιματισμού: **SN-T (+10 °C έως +43 °C)**

Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα: **Μεταλλικό μαύρο (BlackSteel) / μαύρο**

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ): **201,5 / 59,7 / 67,5**



Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" στην πόρτα
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο, το BioFresh και το διαμέρισμα κατάψυξης
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά, FlexCube
- ράφια GlassLine: 4, από τα οποία διαιρούνται: 1
- ενσωματωμένο ράφι μπουκαλιών
- Τα χρηματοκιβώτια BioFresh: 2, Χρηματοκιβώτια φρούτων και λαχανικών: 1, Χρηματοκιβώτια κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων: 1
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 0
- Φωτισμός οροφής LED

Καταψύκτης

- Συρτάρια: 3, VarioSpace
- Δίσκος για παγάκια
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 20,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 10,00 kg
- Ράφια από γυαλί ασφαλείας

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Κάθετα Χωνευτή λαβή
- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας



← 60 →

CBNsdc 573i

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: **181 / 0,495 kWh**

Συνολικός όγκος ¹: **360 l**

Όγκος: Θήκη ψυγείου: **158,8 l** / Ασφαλές BioFresh: **98,9 l** / Χώρος κατάψυξης: **103 l**

Κατηγορία θορύβου: **35 db(A) / B SuperSilent**

Κατηγορία κλιματισμού: **SN-T (+10 °C έως +43 °C)**

Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα: **ανοξείδωτο ατσάλι / Ασημί**

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ): **201,5 / 59,7 / 67,5**



Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" στην πόρτα
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο, το BioFresh και το διαμέρισμα κατάψυξης
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά, FlexCube
- ράφια GlassLine: 4, από τα οποία διαιρούνται: 1
- ενσωματωμένο ράφι μπουκαλιών
- Τα χρηματοκιβώτια BioFresh: 2, Χρηματοκιβώτια φρούτων και λαχανικών: 1, Χρηματοκιβώτια κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων: 1
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 0
- Φωτισμός οροφής LED

Καταψύκτης

- Συρτάρια: 3, VarioSpace
- Δίσκος για παγάκια
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 20,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 10,00 kg
- Ράφια από γυαλί ασφαλείας

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Κάθετα Χωνευτή λαβή
- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας

Ψυγείοκαταψύκτης



← 60 →

CBNsda 572i

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: **116 / 0,317 kWh**

Συνολικός όγκος ¹: **360 l**


Όγκος: Θήκη ψυγείου: **158,8 l** / Ασφαλές BioFresh: **98,9 l** / Χώρος κατάψυξης: **103 l**

Κατηγορία θορύβου: **34 db(A) / B SuperSilent**

Κατηγορία κλιματισμού: **SN-T (+10 °C έως +43 °C)**

Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα: **ανοξείδωτο ατσάλι / Ασημί**

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ): **201,5 / 59,7 / 67,5**



Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC πίσω από την πόρτα, Ηλεκτρονική αφή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο και τον καταψύκτη
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά, FlexCube
- ράφια GlassLine: 4, από τα οποία διαιρούνται: 1
- ενσωματωμένο ράφι μπουκαλιών
- Τα χρηματοκιβώτια BioFresh: 2, Χρηματοκιβώτια φρούτων και λαχανικών: 1, Χρηματοκιβώτια κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων: 1
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 0
- Φωτισμός οροφής LED

Καταψύκτης

- Συρτάρι: 3, VarioSpace
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 20,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 10,00 kg
- Ράφια από γυαλί ασφαλείας

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Κάθετα Χωνευτή λαβή
- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μεσαίο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας



← 60 →

CBNbda 572i

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: **116 / 0,317 kWh**

Συνολικός όγκος ¹: **360 l**

Όγκος: Θήκη ψυγείου: **158,8 l** / Ασφαλές BioFresh: **98,9 l** / Χώρος κατάψυξης: **103 l**

Κατηγορία θορύβου: **34 db(A) / B SuperSilent**

Κατηγορία κλιματισμού: **SN-T (+10 °C έως +43 °C)**

Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα: **Μεταλλικό μαύρο (BlackSteel) / μαύρο**

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ): **201,5 / 59,7 / 67,5**



Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC πίσω από την πόρτα, Ηλεκτρονική αφή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο και τον καταψύκτη
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά, FlexCube
- ράφια GlassLine: 4, από τα οποία διαιρούνται: 1
- ενσωματωμένο ράφι μπουκαλιών
- Τα χρηματοκιβώτια BioFresh: 2, Χρηματοκιβώτια φρούτων και λαχανικών: 1, Χρηματοκιβώτια κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων: 1
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 0
- Φωτισμός οροφής LED

Καταψύκτης

- Συρτάρι: 3, VarioSpace
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 20,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 10,00 kg
- Ράφια από γυαλί ασφαλείας

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Κάθετα Χωνευτή λαβή
- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μεσαίο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας




← 60 →

CBNa 572i

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	116 / 0,317 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	360 l
Όγκος: Θήκη ψυγείου: 158,8 l / Ασφαλές BioFresh: 98,9 l / Χώρος κατάψυξης: 103 l	
Κατηγορία θορύβου:	34 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	Λευκό / Λευκό
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	201,5 / 59,7 / 67,5



Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC πίσω από την πόρτα, Ηλεκτρονική αφή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο και τον καταψύκτη
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά, FlexCube
- ράφια GlassLine: 4, από τα οποία διαιρούνται: 1
- ενσωματωμένο ράφι μπουκαλιών
- Τα χρηματοκιβώτια BioFresh: 2, σε τηλεσκοπικές ράγες, Χρηματοκιβώτια φρούτων και λαχανικών: 1, Χρηματοκιβώτια κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων: 1
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 0
- Φωτισμός οροφής LED

Καταψύκτης

- Συρτάρια: 3, VarioSpace
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 20,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 10,00 kg
- Ράφια από γυαλί ασφαλείας

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Κάθετα Χωνευτή λαβή
- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας




← 60 →

CBNc 5723

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	181 / 0,495 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	360 l
Όγκος: Θήκη ψυγείου: 158,8 l / Ασφαλές BioFresh: 98,9 l / Χώρος κατάψυξης: 103 l	
Κατηγορία θορύβου:	35 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	Λευκό / Λευκό
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	201,5 / 59,7 / 67,5



Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC πίσω από την πόρτα, Ηλεκτρονική αφή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο και τον καταψύκτη
- SmartDeviceBox: ως προαιρετικό εξάρτημα
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά, FlexCube
- ράφια GlassLine: 4, από τα οποία διαιρούνται: 1
- ενσωματωμένο ράφι μπουκαλιών
- Τα χρηματοκιβώτια BioFresh: 2, Χρηματοκιβώτια φρούτων και λαχανικών: 1, Χρηματοκιβώτια κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων: 1
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 0
- Φωτισμός οροφής LED

Καταψύκτης

- Συρτάρια: 3, VarioSpace
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 20,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 10,00 kg
- Ράφια από γυαλί ασφαλείας

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Κάθετα Χωνευτή λαβή
- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας

Ψυγείοκαταψύκτης



← 60 →

CBNbda 5223

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: **109 / 0,298 kWh**

Συνολικός όγκος ¹: **320 l**


Όγκος: Θήκη ψυγείου: **164,7 l** / Ασφαλές BioFresh: **52,9 l** / Χώρος κατάψυξης: **103 l**

Κατηγορία θορύβου: **34 db(A) / B SuperSilent**

Κατηγορία κλιματισμού: **SN-T (+10 °C έως +43 °C)**

Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα: **Μεταλλικό μαύρο (BlackSteel) / μαύρο**

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ): **185,5 / 59,7 / 67,5**



Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC πίσω από την πόρτα. Ηλεκτρονική αφή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο και τον καταψύκτη
- SmartDeviceBox: ως προαιρετικό εξάρτημα
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά, FlexCube
- ράφια GlassLine: 5, από τα οποία διαιρούνται: 1
- ενσωματωμένο ράφι μπουκαλιών
- Τα χρηματοκιβώτια BioFresh: 1, Χρηματοκιβώτια φρούτων και λαχανικών: 1
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 0
- Φωτισμός οροφής LED

Καταψύκτης

- Συρτάρια: 3, VarioSpace

- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 20,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 10,00 kg
- Ράφια από γυαλί ασφαλείας

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Κάθετα Χωνευτή λαβή
- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μεσαίο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας



← 60 →

CBNsda 5223

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: **109 / 0,298 kWh**

Συνολικός όγκος ¹: **320 l**


Όγκος: Θήκη ψυγείου: **164,7 l** / Ασφαλές BioFresh: **52,9 l** / Χώρος κατάψυξης: **103 l**

Κατηγορία θορύβου: **34 db(A) / B SuperSilent**

Κατηγορία κλιματισμού: **SN-T (+10 °C έως +43 °C)**

Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα: **ανοξείδωτο ατσάλι / Ασημί**

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ): **185,5 / 59,7 / 67,5**



Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC πίσω από την πόρτα. Ηλεκτρονική αφή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο και τον καταψύκτη
- SmartDeviceBox: ως προαιρετικό εξάρτημα
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά, FlexCube
- ράφια GlassLine: 5, από τα οποία διαιρούνται: 1
- ενσωματωμένο ράφι μπουκαλιών
- Τα χρηματοκιβώτια BioFresh: 1, Χρηματοκιβώτια φρούτων και λαχανικών: 1
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 0
- Φωτισμός οροφής LED


Καταψύκτης

- Συρτάρια: 3, VarioSpace

- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 20,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 10,00 kg
- Ράφια από γυαλί ασφαλείας

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Κάθετα Χωνευτή λαβή
- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μεσαίο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας




CNsfc 574i

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	163 / 0,446 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	371 l
Όγκος:	Θήκη ψυγείου: 267,9 l / Χώρος κατάψυξης: 104 l
Κατηγορία θορύβου:	35 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	Steelfinish / Ασημί
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	201,5 / 59,7 / 67,5



Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" στην πόρτα
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο και τον καταψύκτη
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

- Αποθήκευση κύβων πάγου: 5,4 kg
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 20,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 10,00 kg
- Ράφια από γυαλί ασφαλείας

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού


- Κάθετα Χωνευτή λαβή
- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά, FlexCube
- ράφια GlassLine: 4, από τα οποία διαιρούνται: 1
- VarioSafe
- ράφι μπουκαλιών
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 1 με ενσωματωμένο οδηγό συρταριού
- Φωτισμός οροφής LED

Καταψύκτης

- Συρτάρια: 3, VarioSpace
- IceMaker με δεξαμενή νερού
- Παραγωγή κύβων πάγου σε 24 ώρες: 1,20 kg



CNbdc 573i

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	162 / 0,443 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	371 l
Όγκος:	Θήκη ψυγείου: 267,9 l / Χώρος κατάψυξης: 103 l
Κατηγορία θορύβου:	35 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	Μεταλλικό μαύρο (BlackSteel) / μαύρο
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	201,5 / 59,7 / 67,5



Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" στην πόρτα
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο και τον καταψύκτη
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 10,00 kg
- Ράφια από γυαλί ασφαλείας

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Κάθετα Χωνευτή λαβή
- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά, FlexCube
- ράφια GlassLine: 5, από τα οποία διαιρούνται: 1
- VarioSafe
- ράφι μπουκαλιών
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 1 με ενσωματωμένο οδηγό συρταριού
- Φωτισμός οροφής LED

Καταψύκτης

- Συρτάρια: 3, VarioSpace
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 20,00 h

Ψυγείοκαταψύκτης



← 60 →

CBNc 5223

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	170 / 0,465 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	320 l
Όγκος: Θήκη ψυγείου: 164,7 l / Ασφαλές BioFresh: 52,9 l / Χώρος κατάψυξης: 103 l	
Κατηγορία θορύβου:	35 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	Λευκό / Λευκό
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	185,5 / 59,7 / 67,5

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch Display	Vario Space	Smart Device ready
Fresh Air							

Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC πίσω από την πόρτα. Ηλεκτρονική αφή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο και τον καταψύκτη
- SmartDeviceBox: ως προαιρετικό εξάρτημα
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά, FlexCube
- ράφια GlassLine: 5, από τα οποία διαιρούνται: 1
- ενσωματωμένο ράφι μπουκαλιών
- Τα χρηματοκιβώτια BioFresh: 1, Χρηματοκιβώτια φρούτων και λαχανικών: 1
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 0
- Φωτισμός οροφής LED

Καταψύκτης

- Συρτάρια: 3, VarioSpace

- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 20,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 10,00 kg
- Ράφια από γυαλί ασφαλείας

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Κάθετα Χωνευτή λαβή
- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας



← 60 →

CNsfc 573i

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	168 / 0,460 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	359 l
Όγκος: Θήκη ψυγείου: 227,1 l / Χώρος κατάψυξης: 132 l	
Κατηγορία θορύβου:	31 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	Steelfinish / Ασημί
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	201,5 / 59,7 / 67,5

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch & Swipe Display
Vario Space	Smart Device	Fresh Air					

Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" στην πόρτα
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο και τον καταψύκτη
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά, FlexCube
- ράφια GlassLine: 4, από τα οποία διαιρούνται: 1
- VarioSafe
- ράφι μπουκαλιών
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 1 με ενσωματωμένο οδηγό συρταριού
- Φωτισμός οροφής LED

Καταψύκτης

- Συρτάρια: 4, VarioSpace
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 20,00 h

- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 10,00 kg
- Ράφια από γυαλί ασφαλείας

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Κάθετα Χωνευτή λαβή
- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας




← 60 →

CNbda 5723

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	104 / 0,284 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	371 l
Όγκος:	Θήκη ψυγείου: 267,9 l / Χώρος κατάψυξης: 103 l
Κατηγορία θορύβου:	34 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	Μεταλλικό μαύρο (BlackSteel) / μαύρο
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	201,5 / 59,7 / 67,5



Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC πίσω από την πόρτα, Ηλεκτρονική αφή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο και τον καταψύκτη
- SmartDeviceBox: ως προαιρετικό εξάρτημα
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά, FlexCube
- ράφια GlassLine: 5, από τα οποία διαιρούνται: 1
- VarioSafe
- ράφι μπουκαλιών
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 1 με ενσωματωμένο οδηγό συρταριού
- Φωτισμός οροφής LED

Καταψύκτης

- Συρτάρια: 3, VarioSpace

- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 20,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 10,00 kg
- Ράφια από γυαλί ασφαλείας

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Κάθετα Χωνευτή λαβή
- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας




← 60 →

CNsda 5723

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	104 / 0,284 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	371 l
Όγκος:	Θήκη ψυγείου: 267,9 l / Χώρος κατάψυξης: 103 l
Κατηγορία θορύβου:	34 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	ανοξείδωτο ατσάλι / Ασημί
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	201,5 / 59,7 / 67,5



Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC πίσω από την πόρτα, Ηλεκτρονική αφή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο και τον καταψύκτη
- SmartDeviceBox: ως προαιρετικό εξάρτημα
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά, FlexCube
- ράφια GlassLine: 5, από τα οποία διαιρούνται: 1
- VarioSafe
- ράφι μπουκαλιών
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 1 με ενσωματωμένο οδηγό συρταριού
- Φωτισμός οροφής LED

Καταψύκτης

- Συρτάρια: 3, VarioSpace

- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 20,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 10,00 kg
- Ράφια από γυαλί ασφαλείας

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Κάθετα Χωνευτή λαβή
- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας

Ψυγείοκαταψύκτης




← 60 →

CNsdb 5723

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	129 / 0,353 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	371 l
Όγκος:	Θήκη ψυγείου: 267,9 l / Χώρος κατάψυξης: 103 l
Κατηγορία θορύβου:	34 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	ανοιγέξιδωτο ατσάλι / Ασημί
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	201,5 / 59,7 / 67,5



Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC πίσω από την πόρτα. Ηλεκτρονική αφή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο και τον καταψύκτη
- SmartDeviceBox: ως προαιρετικό εξάρτημα
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά, FlexCube
- ράφια GlassLine: 5, από τα οποία διαιρούνται: 1
- VarioSafe
- ράφι μπουκαλιών
- Χρηματοκιβώτιο EasyFresh: 1 με ενσωματωμένο οδηγό συρταριού
- Φωτισμός οροφής LED

Καταψύκτης

- Συρτάρια: 3, VarioSpace

- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 20,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 10,00 kg
- Ράφια από γυαλί ασφαλείας

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Κάθετα Χωνευτή λαβή
- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μεσαίο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας




← 60 →

CNgwc 5723

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	162 / 0,443 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	371 l
Όγκος:	Θήκη ψυγείου: 267,9 l / Χώρος κατάψυξης: 103 l
Κατηγορία θορύβου:	35 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	Λευκό / Ασημί
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	201,5 / 59,7 / 68,2



Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC πίσω από την πόρτα. Ηλεκτρονική αφή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο και τον καταψύκτη
- SmartDeviceBox: ως προαιρετικό εξάρτημα
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά, FlexCube
- ράφια GlassLine: 5, από τα οποία διαιρούνται: 1
- VarioSafe
- ράφι μπουκαλιών
- Χρηματοκιβώτιο EasyFresh: 1 με ενσωματωμένο οδηγό συρταριού
- Φωτισμός οροφής LED

- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 20,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 10,00 kg
- Ράφια από γυαλί ασφαλείας

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Κάθετα Χωνευτή λαβή
- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μεσαίο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας

Καταψύκτης

- Συρτάρια: 3, VarioSpace



← 60 →

CNgbc 5723

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	162 / 0,443 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	371 l
Όγκος:	Θήκη ψυγείου: 267,9 l / Χώρος κατάψυξης: 103 l
Κατηγορία θορύβου:	35 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	GlassBlack / Ασημί
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	201,5 / 59,7 / 68,2



Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC πίσω από την πόρτα, Ηλεκτρονική αφή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο και τον καταψύκτη
- SmartDeviceBox: ως προαιρετικό εξάρτημα
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά, FlexCube
- ράφια GlassLine: 5, από τα οποία διαιρούνται: 1
- VarioSafe
- ράφι μπουκαλιών
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 1 με ενσωματωμένο οδηγό συρταριού
- Φωτισμός οροφής LED

Καταψύκτης

- Συρτάρια: 3, VarioSpace

- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 20,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 10,00 kg
- Ράφια από γυαλί ασφαλείας

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Κάθετα Χωνευτή λαβή
- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας



← 60 →

CNa 5713

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	104 / 0,284 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	371 l
Όγκος:	Θήκη ψυγείου: 267,9 l / Χώρος κατάψυξης: 103 l
Κατηγορία θορύβου:	34 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	Λευκό / Λευκό
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	201,5 / 59,7 / 67,5



Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC πίσω από την πόρτα, Ηλεκτρονική αφή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο και τον καταψύκτη
- SmartDeviceBox: ως προαιρετικό εξάρτημα
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά
- ράφια GlassLine: 5
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 1 με ενσωματωμένο οδηγό συρταριού
- Φωτισμός οροφής LED

Καταψύκτης

- Συρτάρια: 3, VarioSpace
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 20,00 h

- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 10,00 kg
- Ράφια από γυαλί ασφαλείας

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Εξωτερική μπάρα λαβής με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος
- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας

Ψυγείοκαταψύκτης




← 60 →

CNc 5724

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	168 / 0,460 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	359 l
Όγκος:	Θήκη ψυγείου: 227,1 l / Χώρος κατάψυξης: 132 l
Κατηγορία θορύβου:	35 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	Λευκό / Λευκό
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	201,5 / 59,7 / 67,5



Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC πίσω από την πόρτα. Ηλεκτρονική αφή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο και τον καταψύκτη
- SmartDeviceBox: ως προαιρετικό εξάρτημα
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά, FlexCube
- ράφια GlassLine: 4, από τα οποία διαιρούνται: 1
- VarioSafe
- ράφι μπουκαλιών
- Χρηματοκιβώτιο EasyFresh: 1 με ενσωματωμένο οδηγό συρταριού
- Φωτισμός οροφής LED

Καταψύκτης

- Συρτάρια: 4, VarioSpace

- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 20,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 10,00 kg
- Ράφια από γυαλί ασφαλείας

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Κάθετα Χωνευτή λαβή
- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας



← 60 →

CNbdb 5223

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	128 / 0,350 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	330 l
Όγκος:	Θήκη ψυγείου: 227,1 l / Χώρος κατάψυξης: 103 l
Κατηγορία θορύβου:	34 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	Μεταλλικό μαύρο (BlackSteel) / μαύρο
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	185,5 / 59,7 / 67,5



Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC πίσω από την πόρτα. Ηλεκτρονική αφή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο και τον καταψύκτη
- SmartDeviceBox: ως προαιρετικό εξάρτημα
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά, FlexCube
- ράφια GlassLine: 4, από τα οποία διαιρούνται: 1
- ράφι μπουκαλιών
- Χρηματοκιβώτιο EasyFresh: 1 με ενσωματωμένο οδηγό συρταριού
- Φωτισμός οροφής LED

- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 10,00 kg
- Ράφια από γυαλί ασφαλείας

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Κάθετα Χωνευτή λαβή
- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας

Καταψύκτης

- Συρτάρια: 3, VarioSpace
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 20,00 h



← 60 →

CNsdb 5223

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:

128 / 0,350 kWh

Συνολικός όγκος ¹:

330 l

Όγκος:

Θήκη ψυγείου: 227,1 l / Χώρος κατάψυξης: 103 l

Κατηγορία θορύβου:

34 db(A) / B SuperSilent

Κατηγορία κλιματισμού:

SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:

ανοιγέδωτο ατσάλι / Ασημί

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):

185,5 / 59,7 / 67,5



Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC πίσω από την πόρτα, Ηλεκτρονική αφή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο και τον καταψύκτη
- SmartDeviceBox: ως προαιρετικό εξάρτημα
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 10,00 kg
- Ράφια από γυαλί ασφαλείας

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Κάθετα Χωνευτή λαβή
- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μεττρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά, FlexCube
- ράφια GlassLine: 4, από τα οποία διαιρούνται: 1
- ράφι μπουκαλιών
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 1 με ενσωματωμένο οδηγό συρταριού
- Φωτισμός οροφής LED

Καταψύκτης

- Συρτάρια: 3, VarioSpace
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 20,00 h



VarioSafe

Είτε πρόκειται για κύπελλα γιαουρτιού, βαζάκια με μαρμελάδα ή σωληνάρια – θα θέλατε έναν χώρο με καλή επισκόπηση για τέτοια τρόφιμα μικρών τεμαχίων; Στη συσκευή σας Liebherr υπάρχει: το VarioSafe. Δεν προσφέρει μόνο τάξη, αλλά είναι και πολύ ευέλικτο. Απλώς τοποθετήστε το VarioSafe με δυνατότητα ρύθμισης ύψους σε δύο βαθμίδες στο ψυγείο, εκεί που σας ταιριάζει καλύτερα.



EasyTwist-Ice

Τόσο για μια καλοκαιριάτικη ημέρα όσο και για το πάρτι: Χάρη στο σύστημα EasyTwist-Ice θα έχετε εύκολα και γρήγορα τα παγάκια που χρειάζεστε – χωρίς μόνιμη σύνδεση νερού. Απλά γεμίστε με νερό το δοχείο, αφήστε να παγώσει και με μια απλή περιστροφή αποκολλήστε τα έτοιμα παγάκια – έτοιμα και τα κρύα ποτά. Το σύστημα EasyTwist-Ice καθαρίζεται εύκολα και παράγει πάντα παγάκια με υγιεινό τρόπο.



← 60 →

CNsfc 5023

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	153 / 0,419 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	280 l
Όγκος:	Θήκη ψυγείου: 177 l / Χώρος κατάψυξης: 103 l
Κατηγορία θορύβου:	35 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	Steelfinish / Ασημί
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	165,5 / 59,7 / 67,5



Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC πίσω από την πόρτα. Ηλεκτρονική αφή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο και τον καταψύκτη
- SmartDeviceBox: ως προαιρετικό εξάρτημα
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά, FlexCube
- ράφια GlassLine: 3, από τα οποία διαιρούνται: 1
- ράφι μπουκαλιών
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 1 με ενσωματωμένο οδηγό συρταριού
- Φωτισμός οροφής LED

Καταψύκτης

- Συρτάρια: 3, VarioSpace
- Δίσκος για παγάκια

- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 20,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 10,00 kg
- Ράφια από γυαλί ασφαλείας

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Κάθετα Χωνευτή λαβή
- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μεσαίο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας



← 60 →

CNc 5023

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	153 / 0,419 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	280 l
Όγκος:	Θήκη ψυγείου: 177 l / Χώρος κατάψυξης: 103 l
Κατηγορία θορύβου:	35 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	Λευκό / Λευκό
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	165,5 / 59,7 / 67,5



Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC πίσω από την πόρτα. Ηλεκτρονική αφή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο και τον καταψύκτη
- SmartDeviceBox: ως προαιρετικό εξάρτημα
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά, FlexCube
- ράφια GlassLine: 3, από τα οποία διαιρούνται: 1
- ράφι μπουκαλιών
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 1 με ενσωματωμένο οδηγό συρταριού
- Φωτισμός οροφής LED

Καταψύκτης

- Συρτάρια: 3, VarioSpace
- Δίσκος για παγάκια

- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 20,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 10,00 kg
- Ράφια από γυαλί ασφαλείας

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Κάθετα Χωνευτή λαβή
- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μεσαίο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας





CUefe 3331



← 55 →

CUefe 3331

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	224 / 0,613 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	296 l
Όγκος:	Θήκη ψυγείου: 212,4 l / Χώρος κατάψυξης: 84 l
Κατηγορία θορύβου:	38 db(A) / C
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-ST (+10 °C έως +38 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	ανοξείδωτο ατσάλι / Ασημί
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	181,2 / 55 / 63



Σύστημα ελέγχου

- Μηχανικός έλεγχος στο εσωτερικό, περιστροφικό χειριστήριο
- Ρυθμιζόμενο κύκλωμα ψύξης: 1

- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Κλειδαριά

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά
- ράφια GlassLine: 4
- ράφι μπουκαλιών

Καταψύκτης

- Συρτάρια: 3, VarioSpace
- Δίσκος για παγάκια
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 16,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 4,00 kg
- Ράφια από γυαλί ασφαλείας

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Χωνευτή λαβή
- Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός



← 55 →

CUele 3331

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	224 / 0,613 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	296 l
Όγκος:	Θήκη ψυγείου: 212,4 l / Χώρος κατάψυξης: 84 l
Κατηγορία θορύβου:	38 db(A) / C
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-ST (+10 °C έως +38 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	Απόχρωση ανοξείδωτου ατσάλιου / Ασημί
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	181,2 / 55 / 63



Σύστημα ελέγχου

- Μηχανικός έλεγχος στο εσωτερικό, περιστροφικό χειριστήριο
- Ρυθμιζόμενο κύκλωμα ψύξης: 1

- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Κλειδαριά

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά
- ράφια GlassLine: 4
- ράφι μπουκαλιών

Καταψύκτης

- Συρτάρια: 3, VarioSpace
- Δίσκος για παγάκια
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 16,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 4,00 kg
- Ράφια από γυαλί ασφαλείας

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Χωνευτή λαβή
- Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός

Αυτόματο ψυγείο-κατάψυξη



← 55 →

CUele 2831

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	192 / 0,526 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	265 l
Όγκος:	Θήκη ψυγείου: 212,4 l / Χώρος κατάψυξης: 54 l
Κατηγορία θορύβου:	38 db(A) / C
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-ST (+10 °C έως +38 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	Απόχρωση ανοξείδωτου ατσαλιού / Ασημί
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	161,2 / 55 / 63



Σύστημα ελέγχου

- Μηχανικός έλεγχος στο εσωτερικό, περιστροφικό χειριστήριο
- Ρυθμιζόμενο κύκλωμα ψύξης: 1

- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Κλειδαριά

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά
- ράφια GlassLine: 4
- ράφι μπουκαλιών

Καταψύκτης

- Συρτάρια: 2, VarioSpace
- Δίσκος για παγάκια
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 14,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 3,00 kg
- Ράφια από γυαλί ασφαλείας

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Χωνευτή λαβή
- Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός



← 55 →

CUele 2331

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	193 / 0,528 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	210 l
Όγκος:	Θήκη ψυγείου: 156,5 l / Χώρος κατάψυξης: 54 l
Κατηγορία θορύβου:	38 db(A) / C
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-ST (+10 °C έως +38 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	Απόχρωση ανοξείδωτου ατσαλιού / Ασημί
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	137,2 / 55 / 63



Σύστημα ελέγχου

- Μηχανικός έλεγχος στο εσωτερικό, περιστροφικό χειριστήριο
- Ρυθμιζόμενο κύκλωμα ψύξης: 1

- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Κλειδαριά

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά
- ράφια GlassLine: 3

Καταψύκτης

- Συρτάρια: 2, VarioSpace
- Δίσκος για παγάκια
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 14,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 3,00 kg
- Ράφια από γυαλί ασφαλείας

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Χωνευτή λαβή
- Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός



← 55 →

CTele 2931

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	190 / 0,520 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	270 l
Όγκος:	Θήκη ψυγείου: 218,6 l / Χώρος κατάψυξης: 52 l
Κατηγορία θορύβου:	37 db(A) / C
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	Απόχρωση ανοξείδωτου ατσάλιου / Ασημί
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	157,1 / 55 / 63

Duo
Cooling

Smart
Frost

Vario
Space

Σύστημα ελέγχου

- Μηχανικός έλεγχος στο εσωτερικό, περιστροφικό χειριστήριο
- Ρυθμιζόμενο κύκλωμα ψύξης: 1

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά
- ράφια GlassLine: 4

Καταψύκτης

- Θάλαμος κατάψυξης 4 αστέρων
- Δίσκος για παγάκια
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 20,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 2,50 kg
- Ράφια από γυαλί ασφαλείας

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Χωνευτή λαβή
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Κλειδαριά



← 55 →

CTe 2931

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	190 / 0,520 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	270 l
Όγκος:	Θήκη ψυγείου: 218,6 l / Χώρος κατάψυξης: 52 l
Κατηγορία θορύβου:	37 db(A) / C
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	Λευκό / Λευκό
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	157,1 / 55 / 63

Duo
Cooling

Smart
Frost

Vario
Space

Σύστημα ελέγχου

- Μηχανικός έλεγχος στο εσωτερικό, περιστροφικό χειριστήριο
- Ρυθμιζόμενο κύκλωμα ψύξης: 1

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά
- ράφια GlassLine: 4

Καταψύκτης

- Θάλαμος κατάψυξης 4 αστέρων
- Δίσκος για παγάκια
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 20,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 2,50 kg
- Ράφια από γυαλί ασφαλείας

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Χωνευτή λαβή
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Κλειδαριά

Αυτόματο ψυγείο-κατάψυξη



← 55 →

CTele 2531

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	181 / 0,495 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	233 l
Όγκος:	Θήκη ψυγείου: 189,5 l / Χώρος κατάψυξης: 44 l
Κατηγορία θορύβου:	37 db(A) / C
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	Απόχρωση ανοξείδωτου ατσάλιου / Ασημί
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	140,1 / 55 / 63

Duo
Cooling

Smart
Frost

Vario
Space

Σύστημα ελέγχου

- Μηχανικός έλεγχος στο εσωτερικό, περιστροφικό χειριστήριο
- Ρυθμιζόμενο κύκλωμα ψύξης: 1

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά
- ράφια GlassLine: 3

Καταψύκτης

- Θάλαμος κατάψυξης 4 αστέρων
- Δίσκος για παγάκια
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 17,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 2,50 kg
- Ράφια από γυαλί ασφαλείας

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Χωνευτή λαβή
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Κλειδαριά



← 55 →

CTe 2531

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	181 / 0,495 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	233 l
Όγκος:	Θήκη ψυγείου: 189,5 l / Χώρος κατάψυξης: 44 l
Κατηγορία θορύβου:	37 db(A) / C
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	Λευκό / Λευκό
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	140,1 / 55 / 63

Duo
Cooling

Smart
Frost

Vario
Space

Σύστημα ελέγχου

- Μηχανικός έλεγχος στο εσωτερικό, περιστροφικό χειριστήριο
- Ρυθμιζόμενο κύκλωμα ψύξης: 1

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά
- ράφια GlassLine: 3

Καταψύκτης

- Θάλαμος κατάψυξης 4 αστέρων
- Δίσκος για παγάκια
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 17,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 2,50 kg
- Ράφια από γυαλί ασφαλείας

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Χωνευτή λαβή
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Κλειδαριά



← 55 →

CTele 2131

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	181 / 0,495 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	196 l
Όγκος:	Θήκη ψυγείου: 152,2 l / Χώρος κατάψυξης: 44 l
Κατηγορία θορύβου:	37 db(A) / C
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	Απόχρωση ανοξείδωτου ατσαλιού / Ασημί
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	124,1 / 55 / 63

Duo
Cooling

Smart
Frost

Vario
Space

Σύστημα ελέγχου

- Μηχανικός έλεγχος στο εσωτερικό, περιστροφικό χειριστήριο
- Ρυθμιζόμενο κύκλωμα ψύξης: 1

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά
- ράφια GlassLine: 3

Καταψύκτης

- Θάλαμος κατάψυξης 4 αστέρων
- Δίσκος για παγάκια
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 17,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 2,50 kg
- Ράφια από γυαλί ασφαλείας

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Χωνευτή λαβή
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Κλειδαριά



← 55 →

CTe 2131

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	181 / 0,495 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	196 l
Όγκος:	Θήκη ψυγείου: 152,2 l / Χώρος κατάψυξης: 44 l
Κατηγορία θορύβου:	37 db(A) / C
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	Λευκό / Λευκό
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	124,1 / 55 / 63

Duo
Cooling

Smart
Frost

Vario
Space

Σύστημα ελέγχου

- Μηχανικός έλεγχος στο εσωτερικό, περιστροφικό χειριστήριο
- Ρυθμιζόμενο κύκλωμα ψύξης: 1

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά
- ράφια GlassLine: 3

Καταψύκτης

- Δίσκος για παγάκια
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 17,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 2,50 kg
- Ράφια από γυαλί ασφαλείας

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Χωνευτή λαβή
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Κλειδαριά



Ψυγεία

Ελεγχόμενες συσκευές



Επισκόπηση σειράς



○ Σειρά Pure



◇ Σειρά Plus



⊕ Σειρά Prime



△ Σειρά Peak

	○ Σειρά Pure	◇ Σειρά Plus	⬡ Σειρά Prime	△ Σειρά Peak
Τεχνολογία φρεσκά- δας τροφίμων	EasyFresh σε ενσωματω- μένο οδηγό συρταριού	EasyFresh σε ενσωματω- μένο οδηγό συρταριού	EasyFresh σε τηλεσκοπικές ράγες	EasyFresh σε τηλεσκοπικές ράγες
		BioFresh πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες	BioFresh με SoftTelescopic	BioFresh Professional με SoftTelescopic
				HydroBreeze
			Συρτάρι Fish & Seafood *	Συρτάρι Fish & Seafood *
Άνεση και ευελιξία	Φίλτρο FreshAir	Φίλτρο FreshAir	Φίλτρο FreshAir	Φίλτρο FreshAir
		Διαιρούμενο γυάλινο ράφι	Διαιρούμενη γυάλινη πλάκα	Διαιρούμενη γυάλινη πλάκα
			Μηχανισμός απαλού κλεισίματος SoftSystem	SoftSystem – Απαλό κλείσιμο
		VarioSafe *	VarioSafe	VarioSafe
			VarioBoxes	VarioBox
			Βουτυροθήκη	Βουτυροθήκη
Design	Αυγοθήκη	Αυγοθήκη	Πολυμορφική αυγοθήκη	Πολυμορφική αυγοθήκη
		Ράφι φιαλών	Ράφι φιαλών	Ράφι φιαλών
				FlexSystem
	Φωτισμός οροφής	Φωτισμός οροφής ή πλευρικός	LightTower	LightTower
			Φως συρταριού BioFresh	Φως συρταριού BioFresh
				Φωτισμός ανεμιστήρα
Συνδεσιμότητα (SmartDeviceBox)	Διαφανές τζάμι	Διαφανές τζάμι	Σατινέ τζάμι	Σατινέ τζάμι
	Οθόνη αφής	Οθόνη αφής	Οθόνη Touch & Swipe	Οθόνη Touch & Swipe
	Οθόνη πίσω από την πόρτα	Οθόνη πίσω από την πόρτα	Οθόνη πίσω από την πόρτα	Οθόνη πίσω από την πόρτα
	Χωνευτή λαβή	Χωνευτή λαβή	Εργονομική λαβή με εν- σωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος	Χωνευτή λαβή
	Με δυνατότητα μεταγενέ- στερης τοποθέτησης	Με δυνατότητα μεταγενέ- στερης τοποθέτησης	Ενσωματωμένο (μοντέλα «i»)	Ενσωματωμένο (μοντέλα «i»)
				InfinitySpring σε μοντέλα με SBS
Νερό				

Ο διαφοροποιημένος εξοπλισμός **επισημαίνεται** στην επόμενη υψηλότερη σειρά.

Μοναδικά χαρακτηριστικά



Φρουτολεκάνη Fruit & Vegetable

Τραγανή σαλάτα ή φράουλες: Τα πιο ευαίσθητα τρόφιμα αξίζουν μια ιδιαίτερη θέση, για να παραμένουν φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα: τα συρτάρια BioFresh. Στη «Φρουτολεκάνη Fruit & Vegetable» η θερμοκρασία είναι σχεδόν 0°C. Σε συνδυασμό με την υγρασία αέρα που επικρατεί εκεί μόνιμα, χάρη στο στεγανό κλείσιμο, τα μη συσκευασμένα φρούτα και λαχανικά αισθάνονται ιδιαίτερα καλά.



EasyFresh

Εγγύηση για φρέσκα προϊόντα στο σπίτι σας αποτελεί το συρτάρι EasyFresh. Είτε πρόκειται για μη συσκευασμένα φρούτα, λαχανικά ή καρπούς: εδώ αποθηκεύονται όλα ιδανικά. Μέσω των τροφίμων η υγρασία αέρα στο συρτάρι αυξάνεται χάρη στο στεγανό κλείσιμο. Με τον τρόπο αυτό, τα τρόφιμα παραμένουν φρέσκα για μεγάλο διάστημα.



LED

Για γρήγορη επισκόπηση στο ψυγείο: Χάρη στον πλευρικό φωτισμό LED και στις δύο πλευρές έχετε ανά πάσα στιγμή επισκόπηση των τροφίμων σας. Οι λυχνίες LED είναι τοποθετημένες έτσι ώστε το μεγάλο ψυγείο να φωτίζεται ακόμα και όταν έχει μέσα τρόφιμα. Και επειδή οι λυχνίες LED είναι ενσωματωμένες στο ίδιο επίπεδο με τα πλαϊνά τοιχώματα, διατηρείται πλήρως η πολύτιμη επιφάνεια χρήσης.



3 θέσεις για μπουκάλια

Τα μπουκάλια σας δεν μετακινούνται και παραμένουν εκεί που πρέπει: Με τις 3 θέσεις για μπουκάλια, τα μπουκάλια παραμένουν σε ασφαλή οριζόντια θέση. Η θέση για μπουκάλια ταιριάζει σε κάθε γυάλινο ράφι και είναι ευέλικτη. Και αν χρειάζεστε τον χώρο για άλλη χρήση, μπορείτε απλώς να αφαιρέσετε τη θέση από το ψυγείο.



LightTower

Απολαύστε έναν ιδανικά φωτισμένο εσωτερικό χώρο: Τα LightTower ρίχνουν ιδανικό φως στα τρόφιμα και είναι τοποθετημένα έτσι ώστε να είναι πάντα φωτισμένο ένα μεγάλο τμήμα του γεμάτου ψυγείου σας. Επειδή τα LightTower είναι ενσωματωμένα στο ίδιο επίπεδο με τα πλαϊνά τοιχώματα, υπάρχει έτσι περισσότερος χώρος για τα τρόφιμά σας.



Αλλαγή φοράς ανοίγματος πόρτας στην εσωτερική κατάψυξη

Αλλάξτε τη φορά στο άνοιγμα των πορτών στον καταψύκτη 4*: Ο έξυπνος συρόμενος ρυθμιστής αλλάζει την κατεύθυνση της πόρτας σε δευτερόλεπτα, χωρίς να απαιτούνται τεχνικές ικανότητες. Απλά σύρετε τον ρυθμιστή του καταψύκτη 4* δεξιά ή αριστερά – και είστε έτοιμοι!



Εργονομική λαβή

Εύκολο άνοιγμα: Η πρακτική, κομψή και εργονομική λαβή με ενσωματωμένο μηχανισμό σάς επιτρέπει να ανοίγετε την πόρτα της συσκευής χωρίς να βάζετε δύναμη, ακόμα και όταν έχει ανοίξει πολλές φορές σε μικρό χρονικό διάστημα. Οι κομψές λαβές με λιτό σχεδιασμό αποτελούν ένα πρόσθετο χαρακτηριστικό του ψυγείου σας.



Ράφια πόρτας

Θα θέλατε μια ασφαλή επιφάνεια αποθήκευσης για τα ποτά και τα τρόφιμά σας; Θέλετε ωστόσο να έχετε εύκολη πρόσβαση σε αυτά; Τα ρυθμιζόμενα στο ύψος ράφια πόρτας σάς προσφέρουν και τα δύο – χάρη στα ράφια από τζάμι ασφαλείας και τις ράγες από ανοξείδωτο ατσάλι. Και το ρυθμιζόμενο και αφαιρούμενο στήριγμα για μπουκάλια συμβάλλει στην ασφαλή τοποθέτηση των μπουκαλιών σας.



Θέση για μπουκάλια πάνω από τα συρτάρια BioFresh

Περιμένετε καλεσμένους και θέλετε να προσφέρετε μερικά ποτά περισσότερα κρύα απ' ό,τι συνήθως; Η θέση για μπουκάλια είναι έτοιμη για τον σκοπό αυτό πάνω από τα συρτάρια BioFresh: Αφαιρέστε τη γυάλινη πλάκα πάνω από τη θέση για μπουκάλια με μία απλή κίνηση – έτσι μπορείτε να αποθηκεύσετε και να ψύξετε με ασφάλεια μπουκάλια σε διάφορα μεγέθη.



SoftTelescopic

Απολαύστε το άνοιγμα των συρταριών BioFresh: Όχι μόνο λόγω των φρέσκων τροφίμων – αλλά και γιατί το άνοιγμα είναι τόσο εύκολο και το κλείσιμο γίνεται αυτόνομα και απαλά. Αυτό το προσφέρουν οι τηλεσκοπικές ράβδοι, επάνω στις οποίες τα συρτάρια εξέρχονται απαλά. Και επειδή εξέρχονται πλήρως, έχετε την καλύτερη επισκόπηση στο περιεχόμενο.



FlexSystem

Οι μικροί και ευαίσθητοι καρποί συνηθίζουν να είναι εκτός του οπτικού σας πεδίου στο ψυγείο ή να συνθλίβονται εύκολα. Για τον σκοπό αυτό υπάρχει το FlexSystem στη συσκευή σας Liebherr: Δύο ευέλικτα τοποθετημένες θήκες προσφέρουν στο συρτάρι BioFresh τάξη και καλή επισκόπηση. Και προστατεύουν με ασφάλεια ακόμα και το μικρότερο βατόμυρο από το να συμπιεστεί ή να αναμειχθεί με άλλα τρόφιμα.



Χώρος για ταψί

Θέλετε να διατηρήσετε φρέσκο το σπιτικό κέικ φρούτων; Ή την πίτσα που έχετε ετοιμάσει για να μπει αργότερα στον φούρνο; Τοποθετήστε το ταψί στη συσκευή σας Liebherr – σας προσφέρει άφθονο χώρο για να αποθηκεύσετε ένα ταψί. Ιδιαίτερα πρακτικά: Μπορείτε να τοποθετήσετε και να αφαιρέσετε το ταψί κατά το άνοιγμα της πόρτας σε γωνία 90°.



BlackSteel στον εσωτερικό χώρο

Αναβαθμίστε τη σκούρα κουζίνα σας με τις εσωτερικές συσκευές μας BlackSteel. Το πίσω τοίχωμα και η εσωτερική πόρτα εντυπωσιάζουν με επιφάνειες κατασκευασμένες από μαύρο ανοξείδωτο χάλυβα.

Το φινίρισμα κατά των δακτυλικών αποτυπωμάτων τα καθιστά ανθεκτικά στα δακτυλικά αποτυπώματα. Όλα τα διακοσμητικά στοιχεία τονίζονται σε BlackSteel για να ολοκληρωθεί η σκοτεινή εμφάνιση.



Συρτάρι Fish & Seafood

Σας αρέσουν τα ψάρια; Ο Liebherr καταψύκτης σας διατηρεί τα ψάρια ώστε να παραμένουν φρέσκα. Στα συρτάρια Fish & Seafood, τα ψάρια και τα θαλασσινά αποθηκεύονται στην ιδανική θερμοκρασία των -2°C τόσο επαγγελματικά, όπως στο ιχθυοπωλείο. Προσαρμόστε το μέγεθος της ζώνης -2°C όπως επιθυμείτε – και αποθηκεύστε στην υπόλοιπη επιφάνεια κρέας και γαλακτοκομικά προϊόντα στην ιδανική θερμοκρασία των 0°C .



← 60 →

RBbsc 528i

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:

107 / 0,293 kWh

Συνολικός όγκος ¹:

384 l

Όγκος:

Θήκη ψυγείου: 246,2 l / Ασφαλές BioFresh: 137,9 l

Κατηγορία θορύβου:

34 db(A) / B SuperSilent

Κατηγορία κλιματισμού:

SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα: **Μεταλλικό μαύρο (BlackSteel) / Μεταλλικό μαύρο (BlackSteel)**

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):

185,5 / 59,7 / 67,5

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Super Silent
Touch & Swipe Display	Smart Device	Soft Telescopic Rails	Bio Fresh	Fresh Air			

Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" πίσω από την πόρτα
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο και το διαμέρισμα BioFresh
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- VarioBoxes εξώφυλλο, μεταβλητή Δίσκος για αυγά, Πιάτο βουτύρου
- ράφια GlassLine: 5, από τα οποία διαίρονται: 1
- VarioSafe
- ενσωματωμένο ράφι μπουκαλιών
- Φωτισμός LED BioFresh

- Τα χρηματοκιβώτια BioFresh: 3, με SoftTelescopic, Χρηματοκιβώτια φρούτων και λαχανικών: 1, με HydroBreeze: 1, Χρηματοκιβώτια για ψάρια και θαλασσινά: 1, Χρηματοκιβώτια κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων: 1, FlexSystem: 1
- , FlexSystem: 1
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 0
- LED φωτεινό πάνελ διπλής όψης


Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Κάθετα Χωνευτή λαβή
- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας



RBbsb 525i

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	86 / 0,235 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	386 l
Όγκος:	Θήκη ψυγείου: 245,8 l / Ασφαλές BioFresh: 140,9 l
Κατηγορία θορύβου:	34 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	Μεταλλικό μαύρο (BlackSteel) / Μεταλλικό μαύρο (BlackSteel)
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	185,5 / 59,7 / 67,5



Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" πίσω από την πόρτα
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο και το διαμέρισμα BioFresh
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- VarioBox εξώφυλλο, μεταβλητή Δίσκος για αυγά, Πιάτο βουτύρου
- ράφια GlassLine: 5, από τα οποία διαιρούνται: 1
- VarioSafe
- ενσωματωμένο ράφι μπουκαλιών
- Φωτισμός LED BioFresh
- Τα χρηματοκιβώτια BioFresh: 3, με SoftTelescopic, Χρηματοκιβώτια φρούτων και λαχανικών: 2, Χρηματοκιβώτια κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων: 1
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 0
- LED φωτεινό πάνελ διπλής όψης



RBsdc 525i

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	108 / 0,295 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	386 l
Όγκος:	Θήκη ψυγείου: 245,8 l / Ασφαλές BioFresh: 140,9 l
Κατηγορία θορύβου:	33 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	ανοξείδωτο ατσάλι / Ασημί
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	185,5 / 59,7 / 67,5



Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" πίσω από την πόρτα
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το ψυγείο και το διαμέρισμα BioFresh
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 0
- LED φωτεινό πάνελ διπλής όψης

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Εξωτερική μπάρα λαβής με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος
- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Ράφια GlassLine, VarioBoxes εξώφυλλο, μεταβλητή Δίσκος για αυγά, Πιάτο βουτύρου
- ράφια GlassLine: 5, από τα οποία διαιρούνται: 1
- VarioSafe
- ενσωματωμένο ράφι μπουκαλιών
- Φωτισμός LED BioFresh
- Τα χρηματοκιβώτια BioFresh: 3, με SoftTelescopic, Χρηματοκιβώτια φρούτων και λαχανικών: 2, Χρηματοκιβώτια κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων: 1



Οθόνη αφής

Μόνο με την αφή: Χρησιμοποιήστε τη Liebherr συσκευή σας μέσω της οθόνης αφής απλά και διαισθητικά. Όλες οι λειτουργίες βρίσκονται πάνω στην οθόνη. Επιλέξτε μία λειτουργία ή ελέγξτε την θερμοκρασία του ψυγείου μόνο με ένα απαλό άγγιγμα.



Συσκευή πλήρως BioFresh

Ως φίλοι των φρέσκων τροφίμων, θα αγαπήσετε τη συσκευή ολικού BioFresh. Η συσκευή αυτή παρέχει τέλειες συνθήκες αποθήκευσης για μια ολόκληρη σοδειά: Σε θερμοκρασία κοντά στους 0 °C και με ευέλικτη υγρασία αέρα, τα φρούτα και τα λαχανικά παραμένουν φρέσκα και τραγανά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και αν η σοδειά φέτος είναι μικρότερη, τα συρτάρια διατηρούν φρέσκα τα γαλακτοκομικά προϊόντα, το κρέας και τα λουκάνικα στα συρτάρια για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα απ' ό,τι στον κανονικό χώρο ψύξης.



← 60 →

RBsfc 5220

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: **101 / 0,276 kWh**

Συνολικός όγκος ¹: **382 l**

Όγκος: Θήκη ψυγείου: **288,7 l** / Ασφαλές BioFresh: **93,7 l**

Κατηγορία θορύβου: **34 db(A) / B SuperSilent**

Κατηγορία κλιματισμού: **SN-T (+10 °C έως +43 °C)**

Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα: **Steelfinish / Ασημί**

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ): **185,5 / 59,7 / 67,5**



Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC πίσω από την πόρτα, Ηλεκτρονική αφής
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το διαμέρισμα του ψυγείου
- SmartDeviceBox: ως προαιρετικό εξάρτημα
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Κάθετα Χωνευτή λαβή
- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μεατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά, FlexCube
- ράφια GlassLine: 7, από τα οποία διαιρούνται: 1
- VarioSafe
- ενσωματωμένο ράφι μπουκαλιών
- Τα χρηματοκιβώτια BioFresh: 2, Χρηματοκιβώτια φρούτων και λαχανικών: 1, Χρηματοκιβώτια κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων: 1
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 0
- Φωτισμός οροφής LED



← 60 →

RBsfd 5221

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	164 / 0,449 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	351 l
Όγκος: Θήκη ψυγείου: 223 l / Ασφαλές BioFresh: 93,9 l / Χώρος κατάψυξης: 34 l	
Κατηγορία θορύβου:	35 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	Steelfinish / Ασημί
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	185,5 / 59,7 / 67,5



Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC πίσω από την πόρτα, Ηλεκτρονική αφή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το διαμέρισμα του ψυγείου
- SmartDeviceBox: ως προαιρετικό εξάρτημα
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά, FlexCube
- ράφια GlassLine: 5, από τα οποία διαιρούνται: 1
- ενσωματωμένο ράφι μπουκαλιών
- Τα χρηματοκιβώτια BioFresh: 2, Χρηματοκιβώτια φρούτων και λαχανικών: 1, Χρηματοκιβώτια κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων: 1
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 0
- LED φωτεινό πάνελ μονής όψης

Καταψύκτης

- Θάλαμος κατάψυξης 4 αστερών
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 16,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 5,00 kg

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Κάθετα Χωνευτή λαβή
- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας



← 60 →

RBc 5220

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	101 / 0,276 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	382 l
Όγκος: Θήκη ψυγείου: 288,7 l / Ασφαλές BioFresh: 93,7 l	
Κατηγορία θορύβου:	34 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	Λευκό / Λευκό
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	185,5 / 59,7 / 67,5



Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC πίσω από την πόρτα, Ηλεκτρονική αφή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για το διαμέρισμα του ψυγείου
- SmartDeviceBox: ως προαιρετικό εξάρτημα
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά, FlexCube
- ράφια GlassLine: 7, από τα οποία διαιρούνται: 1
- VarioSafe
- ενσωματωμένο ράφι μπουκαλιών
- Τα χρηματοκιβώτια BioFresh: 2, Χρηματοκιβώτια φρούτων και λαχανικών: 1, Χρηματοκιβώτια κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων: 1
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 0
- Φωτισμός οροφής LED

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Κάθετα Χωνευτή λαβή
- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας



Συσκευή πλήρως BioFresh

Ως φίλοι των φρέσκων τροφίμων, θα αγαπήσετε τη συσκευή ολικού BioFresh. Η συσκευή αυτή παρέχει τέλειες συνθήκες αποθήκευσης για μια ολόκληρη σοδειά: Σε θερμοκρασία κοντά στους 0 °C και με ευέλικτη υγρασία αέρα, τα φρούτα και τα λαχανικά παραμένουν φρέσκα και τραγανά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και αν η σοδειά φέτος είναι μικρότερη, τα συρτάρια διατηρούν φρέσκα τα γαλακτοκομικά προϊόντα, το κρέας και τα λουκάνικα στα συρτάρια για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα απ' ό,τι στον κανονικό χώρο ψύξης.



← 60 →

RBa 425i

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:

46 / 0,126 kWh

Συνολικός όγκος ¹:

160 l

Όγκος:

Ασφαλές BioFresh: **160,6 l**

Κατηγορία θορύβου:

34 db(A) / B SuperSilent

Κατηγορία κλιματισμού:

SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:

Λευκό / Λευκό

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):

125,5 / 59,7 / 67,5

Ultra
Efficient
A -30%

Bio
Fresh

Super
Silent

Touch &
Swipe
Display

Smart
Device

Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" πίσω από την πόρτα
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Τα χρηματοκιβώτια BioFresh: 4, Χρηματοκιβώτια κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων: 4, μπορούν να ρυθμιστούν ως HydroSafe ή DrySafe

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Εξωτερική μπάρα λαβής με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος
- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός



← 60 →

RDsfd 5220

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	98 / 0,268 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	399 l
Όγκος:	Θήκη ψυγείου: 399,6 l
Κατηγορία θορύβου:	35 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	Steelfinish / Ασημί
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	185,5 / 59,7 / 67,5



Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC πίσω από την πόρτα, Ηλεκτρονική αφή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox: ως προαιρετικό εξάρτημα
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά, FlexCube
- ράφια GlassLine: 4, από τα οποία διαιρούνται: 1
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 1 με ενσωματωμένο οδηγό συρταριού
- Μεγάλη θήκη φρούτων/λαχανικών με μερική επέκταση σε τηλεσκοπικές ράγες
- Φωτισμός οροφής LED

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Κάθετα Χωνευτή λαβή



← 60 →

Rsfd 5220

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	98 / 0,268 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	399 l
Όγκος:	Θήκη ψυγείου: 399,1 l
Κατηγορία θορύβου:	35 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	Steelfinish / Ασημί
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	185,5 / 59,7 / 67,5



Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC πίσω από την πόρτα, Ηλεκτρονική αφή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox: ως προαιρετικό εξάρτημα
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Κάθετα Χωνευτή λαβή
- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά, FlexCube
- ράφια GlassLine: 6, από τα οποία διαιρούνται: 1
- VarioSafe
- ράφι μπουκαλιών
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 1 με ενσωματωμένο οδηγό συρταριού
- Μεγάλη θήκη φρούτων/λαχανικών με μερική επέκταση σε τηλεσκοπικές ράγες
- Φωτισμός οροφής LED

Αυτόνομο ψυγείο



← 60 →

Rd 5220

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	98 / 0,268 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	399 l
Όγκος:	Θήκη ψυγείου: 399,1 l
Κατηγορία θορύβου:	35 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	Λευκό / Λευκό
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	185,5 / 59,7 / 67,5



Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC πίσω από την πόρτα, Ηλεκτρονική αφή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox: ως προαιρετικό εξάρτημα
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά, FlexCube
- ράφια GlassLine: 6, από τα οποία διαιρούνται: 1
- VarioSafe
- ράφι μπουκαλιών
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 1 με ενσωματωμένο οδηγό συρταριού
- Μεγάλη θήκη φρούτων/λαχανικών με μερική επέκταση σε τηλεσκοπικές ράγες
- Φωτισμός οροφής LED

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Κάθετα Χωνευτή λαβή
- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας



← 60 →

Rd 5000

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	93 / 0,254 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	348 l
Όγκος:	Θήκη ψυγείου: 348,6 l
Κατηγορία θορύβου:	36 db(A) / C
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	Λευκό / Λευκό
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	165,5 / 59,7 / 67,5



Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC πίσω από την πόρτα, Ηλεκτρονική αφή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox: ως προαιρετικό εξάρτημα
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά
- ράφια GlassLine: 7
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 1 με ενσωματωμένο οδηγό συρταριού
- Φωτισμός οροφής LED

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Κάθετα Χωνευτή λαβή
- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός

- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας



Rd 4600



← 60 →

Rd 4600

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:

89 / 0,243 kWh

Συνολικός όγκος ¹:

298 l

Όγκος:

Θήκη ψυγείου: 298,4 l

Κατηγορία θορύβου:

37 db(A) / C

Κατηγορία κλιματισμού:

SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:

Λευκό / Λευκό

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):

145,5 / 59,7 / 67,5

Easy
Fresh

Super
Cool

Touch
Display

Smart
Device
ready

Fresh
Air

Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC πίσω από την πόρτα, Ηλεκτρονική αφή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox: ως προαιρετικό εξάρτημα
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά
- ράφια GlassLine: 6
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 1 με ενσωματωμένο οδηγό συρταριού
- Φωτισμός οροφής LED

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Κάθετα Χωνευτή λαβή
- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός



Φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir

Πάντα καθαρός αέρας στο εσωτερικό: Το φίλτρο βρίσκεται απευθείας στη ροή αέρα στο περίβλημα του ανεμιστήρα και εξουδετερώνει σε μεγάλο βαθμό τις οσμές. Η ένδειξη σας υπενθυμίζει να αλλάξετε το φίλτρο.

Αυτόνομο ψυγείο



← 60 →

Rd 4200

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:

84 / 0,230 kWh

Συνολικός όγκος ¹:

247 l

Όγκος:

Θήκη ψυγείου: 247,2 l

Κατηγορία θορύβου:

37 db(A) / C

Κατηγορία κλιματισμού:

SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:

Λευκό / Λευκό

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):

125,5 / 59,7 / 67,5

Easy
Fresh

Super
Cool

Touch
Display

Smart
Device
ready

Fresh
Air

Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC πίσω από την πόρτα, Ηλεκτρονική αφή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox: ως προαιρετικό εξάρτημα
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά
- ράφια GlassLine: 5
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 1 με ενσωματωμένο οδηγό συρταριού
- Φωτισμός οροφής LED

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Κάθετα χωνευτή λαβή
- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός

- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας



Ke 2834



Ράφι μπουκαλιών Για την αποθήκευση

Η βάση για μπουκάλια προσφέρει μια πρακτική και αισθητικά ευχάριστη λύση για την αποθήκευση μπουκαλιών: Μπορούν να αποθηκευτούν ξαπλωμένα, με ασφάλεια και με τρόπο που εξοικονομεί χώρο.



← 55 →

Ke 2834

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	158 / 0,432 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	250 l
Όγκος:	Θήκη ψυγείου: 229,7 l / Χώρος κατάψυξης: 21 l
Κατηγορία θορύβου:	38 db(A) / C
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-ST (+10 °C έως +38 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	Λευκό / Λευκό
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	140,2 / 55 / 63

Σύστημα ελέγχου

- Μηχανικός έλεγχος στο εσωτερικό, περιστροφικό χειριστήριο
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Κλειδαριά

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά
- ράφια GlassLine: 4
- ράφι μπουκαλιών

Καταψύκτης

- Θάλαμος κατάψυξης 4 αστέρων
- Δίσκος για παγάκια
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 8,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 4,50 kg

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Εργονομική μπάρα λαβής
- Λαβές μεταφοράς πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός



← 55 →

Ke 2350

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	101 / 0,276 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	213 l
Όγκος:	Θήκη ψυγείου: 213,6 l
Κατηγορία θορύβου:	38 db(A) / C
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-ST (+10 °C έως +38 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	Λευκό / Λευκό
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	114 / 55 / 63

Σύστημα ελέγχου

- Μηχανικός έλεγχος στο εσωτερικό, περιστροφικό χειριστήριο

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά
- ράφια GlassLine: 5
- ράφι μπουκαλιών

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Εργονομική μπάρα λαβής
- Λαβές μεταφοράς πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Κλειδαριά



Καταψύκτες

Ελεγυθερες συσκευες

Επισκόπηση σειράς



○ Σειρά Pure



◇ Σειρά Plus



⊙ Σειρά Prime



△ Σειρά Peak

	○ Σειρά Pure	◇ Σειρά Plus	⬢ Σειρά Prime	△ Σειρά Peak
Τεχνολογία φρεσκάδας τροφίμων	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost
Άνεση και ευελιξία	EasyOpen	EasyOpen	EasyOpen	EasyOpen
	FrostProtect	FrostProtect	FrostProtect	FrostProtect
	Συρτάρι με δυνατότητα κλίσης *	Συρτάρι με δυνατότητα κλίσης	Συρτάρι με δυνατότητα κλίσης	Συρτάρι με δυνατότητα κλίσης
				Μηχανισμός απαλού κλεισίματος SoftSystem για μοντέλα με δυνατότητα SBS
	SpaceBox *	SpaceBox *	SpaceBox *	SpaceBox *
	Ενσωματωμένο στήριγμα συρταριών	Ενσωματωμένο στήριγμα συρταριών	Ενσωματωμένο στήριγμα συρταριών	Συρτάρια καθοδηγούμενα σε τηλεσκοπικές ράγες
		Παγοθήκη *		
		Δίσκος κατάψυξης	Δίσκος κατάψυξης	Δίσκος κατάψυξης
			Συσσωρευτής ψύξης	Συσσωρευτής ψύξης
	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace
Design			Φως κατάστασης	Φως κατάστασης
			Φωτισμός κατάψυξης	Φωτισμός κατάψυξης
				Φωτισμός IceMaker
	Οθόνη αφής	Οθόνη αφής	Οθόνη Touch & Swipe	Οθόνη Touch & Swipe
	Οθόνη πίσω από την πόρτα	Οθόνη πίσω από την πόρτα	Οθόνη πίσω από την πόρτα	Οθόνη πίσω από την πόρτα
	Χωνευτή λαβή	Χωνευτή λαβή / Κομψή λαβή πόρτας με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος *	Εργονομική λαβή με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος	Εργονομική λαβή με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος
Συνδεσιμότητα (SmartDeviceBox)	Με δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης	Με δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης	Ενσωματωμένο (μοντέλα «i»)	Ενσωματωμένο (μοντέλα «i»)
Πάγος		EasyTwist-Ice ή IceTower για μοντέλα με δυνατότητα SBS	EasyTwist-Ice ή IceTower για μοντέλα με δυνατότητα SBS	EasyTwist-Ice ή IceTower
		Σέσουλα για παγάκια για μοντέλα με SBS	Φτυαράκι για παγάκια για μοντέλα με SBS	Φτυαράκι για παγάκια για μοντέλα με SBS

Ο διαφοροποιημένος εξοπλισμός **επισημαίνεται** στην επόμενη υψηλότερη σειρά.

Βασικά χαρακτηριστικά



NoFrost

Το σύστημα NoFrost της Liebherr παρέχει γρήγορη κατάψυξη με ανεμιστήρα, χωρίς σχηματισμό πάγου, για την ασφαλή και μακροχρόνια αποθήκευση τροφίμων. Η τεχνολογία NoFrost παρέχει πολύ μεγαλύτερο χώρο αποθήκευσης και ο χώρος της κατάψυξης παραμένει μόνιμα χωρίς πάγο.



Παγοθήκη με καπάκι

Η μεγάλη επιφάνεια με καπάκι για παγάκια με μπορεί εύκολα να γεμίσει με νερό, χάρη στο βολικό άνοιγμα πλήρωσης. Το στεγανό καπάκι επιτρέπει την ασφαλή και στεγνή μεταφορά και τοποθέτηση στη συσκευή χωρίς διαρροές.



Οθόνη Touch & Swipe

Ο έλεγχος του Liebherr σας στα χέρια σας: χάρη στην οθόνη Touch & Swipe, μπορείτε να χειρίζεστε το ψυγείο σας με ευκολία και διαισθητικότητα. Απλά επιλέξτε λειτουργίες όπως το SuperCool στην έγχρωμη οθόνη αγγίζοντας και σύροντας. Η θερμοκρασία ελέγχεται με την ίδια ευκολία. Και αν δεν χρησιμοποιείτε ενεργά την οθόνη; Τότε σας δείχνει την πραγματική θερμοκρασία.



IceTower

Τα κρύα ποτά δεν θα τελειώσουν ποτέ στο πάρτι σας, χάρη στο IceTower που χωράει 5,7 kg παγάκια. Το φτυαράκι και οι τηλεσκοπικές ράγες κάνουν εύκολη την πρόσβαση στα παγάκια. Έχετε την επιλογή να αποθηκεύσετε λίγο πάγο και να κρατήσετε περισσότερο χώρο για κατεψυγμένα τρόφιμα. Στο διπλανό συρτάρι αποθηκεύστε επιπλέον κατεψυγμένα προϊόντα.



Ένδειξη κατάστασης

Θέλετε να ξέρετε αν είναι όλα εντάξει με τη συσκευή σας; Ενημερωθείτε γρήγορα, οπτικά και ακουστικά από την ένδειξη της κατάστασης που υπάρχει στην πόρτα του ψυγείου σας. Το μπλε φως υποδεικνύει ότι είναι όλα εντάξει. Σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά, το φως γίνεται κόκκινο και αναβοσβήνει. Επίσης, ακούγεται ένας ήχος προειδοποίησης.



Φωτισμός κατάψυξης με LED

Όταν ανοίγετε τα συρτάρια του καταψύκτη Liebherr, θα χαίρεστε βλέποντας όχι μόνο τα τρόφιμα – αλλά και τον ελκυστικό φωτισμό: Αυτό γίνεται χάρη στα φιλικά προς το περιβάλλον LED υψηλής ισχύος και μεγάλης διάρκειας ζωής. Ο φωτισμός απλοποιεί ακόμη περισσότερο την παρουσίαση των τροφίμων και αποτελεί ταυτόχρονα ένα ασυνήθιστο στοιχείο σχεδίασης.



FrostProtect

Δεν τοποθετούνται όλοι οι καταψύκτες σε δωμάτια με θέρμανση. Ορισμένοι τοποθετούνται σε κρύα γκαράζ ή αποθήκες. Όμως πάλι καλά, ο δικός σας καταψύκτης Liebherr έχει σχεδιαστεί ιδανικά για τοποθέτηση σε κρύα περιβάλλοντα: Όλα τα εξαρτήματα έχουν κατασκευαστεί για θερμοκρασίες περιβάλλοντος έως και -15°C και διασφαλίζουν, έτσι, τη λειτουργία.



Συσσωρευτής ψύξης

Ο μετασχηματιστής ψύξης είναι διπλά χρήσιμος – τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος συνεχίζει να ψύχει τα κατεψυγμένα προϊόντα για κάποιο διάστημα στο εσωτερικό του καταψύκτη. Και είναι διαθέσιμος για να ψύχετε τρόφιμα και ποτά κατά τις εξορμήσεις σας.



SpaceBox

Αποθήκευση τροφίμων μεγάλου μεγέθους στη συσκευή Liebherr: Μια γαλοπούλα XL ή ένα κέικ παγωτό με πολλές στρώσεις απλά χρειάζεται περισσότερο χώρο. Η Liebherr σας παρέχει το SpaceBox ακριβώς για αυτόν τον σκοπό: Με ύψος 250 mm, προσφέρει άφθονο επιπλέον χώρο, ακόμη και για μεγάλα κατεψυγμένα προϊόντα. Χρήσιμο για εσάς όταν αποθηκεύετε τρόφιμα με ευελιξία.



EasyTwist-Ice

Είτε πρόκειται για μια καλοκαιριάτικη ημέρα είτε για ένα πάρτι: Χάρη στο σύστημα EasyTwist-Ice θα έχετε εύκολα και γρήγορα τα παγάκια που χρειάζεστε – χωρίς να χρειάζεται μόνιμη σύνδεση νερού. Απλά γεμίστε με νερό το δοχείο, αφήστε να παγώσει και με μια απλή περιστροφή αποκολλήσετε τα έτοιμα παγάκια – έτοιμα και τα κρύα ποτά. Το σύστημα EasyTwist-Ice καθαρίζεται εύκολα και παράγει πάντα παγάκια με υγιεινό τρόπο.



EasyOpen

Σας έχει τύχει; Αφού τακτοποιήσατε τα ψώνια στην κατάψυξη, θυμήθήκατε κάτι που αφήσατε έξω και τώρα πρέπει να τραβήξετε γερά την πόρτα για να ανοίξει ξανά. Με τη συσκευή Liebherr σας δεν χρειάζεται να το κάνετε αυτό. EasyOpen σημαίνει ότι η πόρτα μπορεί να ανοίξει πολλές φορές, η μία μετά την άλλη, άνετα και εύκολα.



VarioSpace

Θέλετε περισσότερο χώρο για τα ογκώδη τρόφιμα στην κατάψυξη? Όπως μία ψηλή τούρτα παγωτό; Ο καταψύκτης Liebherr δημιουργήθηκε για αυτό ακριβώς. Με το VarioSpace αφαιρείτε τα συρτάρια κατάψυξης που επιθυμείτε και τα γυάλινα ράφια που βρίσκονται κάτω από τα συρτάρια και δημιουργείτε έναν εξαιρετικά μεγάλο χώρο αποθήκευσης.

Ελεύθερος καταψύκτης



← 70 →

FNC 727i

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	178 / 0,487 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	363 l
Όγκος:	Χώρος κατάψυξης: 363 l
Κατηγορία θορύβου:	34 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	Λευκό / Λευκό
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	185,5 / 69,7 / 76

No Frost	Super Frost	LED	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Easy Open
Frost Protect	Smart Device						

Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" πίσω από την πόρτα
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Καταψύκτης

- Συρτάρι: 7, σε τηλεσκοπικές ράγες: 5, VarioSpace
- Φωτισμός LED
- Οθόνη κατάστασης
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 19,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 19,00 kg
- Συσσωρευτής ψυχρής αποθήκευσης: 1
- Ράφια από γυαλί ασφαλείας

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Εξωτερική μπάρα λαβής με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος
- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας



← 70 →

FNC 7026

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	166 / 0,454 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	311 l
Όγκος:	Χώρος κατάψυξης: 312 l
Κατηγορία θορύβου:	36 db(A) / C
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	Λευκό / Λευκό
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	165,5 / 69,7 / 76

No Frost	Super Frost	Touch Display	Vario Space	Easy Open	Frost Protect	Smart Device ready
----------	-------------	---------------	-------------	-----------	---------------	--------------------

Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC πίσω από την πόρτα, Ηλεκτρονική αφής
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox: ως προαιρετικό εξάρτημα
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας

Καταψύκτης

- Συρτάρι: 6, με ενσωματωμένο οδηγό συρταριού, VarioSpace
- Δίσκος για παγάκια
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 18,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 17,00 kg

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Κάθετα Χωνευτή λαβή
- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός



← 70 →

FNd 7026

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	208 / 0,569 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	311 l
Όγκος:	Χώρος κατάψυξης: 312 l
Κατηγορία θορύβου:	37 db(A) / C
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	Λευκό / Λευκό
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	165,5 / 69,7 / 76



Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC πίσω από την πόρτα, Ηλεκτρονική αφή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox: ως προαιρετικό εξάρτημα
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας

Καταψύκτης

- Συρτάρι: 6, με ενσωματωμένο οδηγό συρταριού, VarioSpace
- Δίσκος για παγάκια
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 18,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 17,00 kg

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Κάθετα Χωνευτή λαβή
- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός



← 70 →

FNa 6625

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	99 / 0,271 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	260 l
Όγκος:	Χώρος κατάψυξης: 260 l
Κατηγορία θορύβου:	33 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	Λευκό / Λευκό
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	145,5 / 69,7 / 76



Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC πίσω από την πόρτα, Ηλεκτρονική αφή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox: ως προαιρετικό εξάρτημα
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας

Καταψύκτης

- Συρτάρι: 5, με ενσωματωμένο οδηγό συρταριού, VarioSpace
- Δίσκος για παγάκια
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 18,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 17,00 kg

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Κάθετα Χωνευτή λαβή
- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός



← 70 →



← 60 →



FNC 6625

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	155 / 0,424 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	260 l
Όγκος:	Χώρος κατάψυξης: 260 l
Κατηγορία θορύβου:	36 db(A) / C
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	Λευκό / Λευκό
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	145,5 / 69,7 / 76



Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC πίσω από την πόρτα. Ηλεκτρονική αφή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox: ως προαιρετικό εξάρτημα
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας

Καταψύκτης

- Συρτάρι: 5, με ενσωματωμένο οδηγό συρταριού, VarioSpace
- Δίσκος για παγάκια
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 18,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 16,00 kg

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Κάθετα χωνευτή λαβή
- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός

FNC 527i

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	159 / 0,435 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	277 l
Όγκος:	Χώρος κατάψυξης: 278 l
Κατηγορία θορύβου:	33 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	Λευκό / Λευκό
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	185,5 / 59,7 / 67,5



Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" πίσω από την πόρτα
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Εξωτερική μπάρα λαβής με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος
- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας

Καταψύκτης

- Συρτάρι: 7, σε τηλεσκοπικές ράγες: 5, VarioSpace
- Φωτισμός LED
- Οθόνη κατάστασης
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 16,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 18,00 kg
- Συσσωρευτής ψυχρής αποθήκευσης: 1
- Ράφια από γυαλί ασφαλείας



← 60 →

FNd 525i

Ενεργειακή κλάση:

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: **199 / 0,545 kWh**Συνολικός όγκος ¹: **277 l**Όγκος: Χώρος κατάψυξης: **278 l**Κατηγορία θορύβου: **34 db(A) / B SuperSilent**Κατηγορία κλιματισμού: **SN-T (+10 °C έως +43 °C)**Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα: **Λευκό / Λευκό**Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ): **185,5 / 59,7 / 67,5**

Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" πίσω από την πόρτα
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας

Καταψύκτης

- Συρτάρια: 7, με ενσωματωμένο οδηγό συρταριού, VarioSpace
- Φωτισμός LED
- Οθόνη κατάστασης
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 16,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 18,00 kg
- Συσσωρευτής ψυχρής αποθήκευσης: 1

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Εξωτερική μπάρα λαβής με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος



← 60 →

FNd 505i

Ενεργειακή κλάση:

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: **188 / 0,515 kWh**Συνολικός όγκος ¹: **238 l**Όγκος: Χώρος κατάψυξης: **239 l**Κατηγορία θορύβου: **34 db(A) / B SuperSilent**Κατηγορία κλιματισμού: **SN-T (+10 °C έως +43 °C)**Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα: **Λευκό / Λευκό**Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ): **165,5 / 59,7 / 67,5**

Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" πίσω από την πόρτα
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας

Καταψύκτης

- Συρτάρια: 6, με ενσωματωμένο οδηγό συρταριού, VarioSpace
- Φωτισμός LED
- Οθόνη κατάστασης
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 16,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 17,00 kg
- Συσσωρευτής ψυχρής αποθήκευσης: 1

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Εξωτερική μπάρα λαβής με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος

Καταψύκτες

Hybrid model with



BluRoX



FNB 505i: ανοίγοντας την πόρτα για την τεχνολογία BluRoX

Ο FNB 5056 δεν είναι μόνο ο πρώτος καταψύκτης NoFrost 165 εκ. που διαθέτει τη νέα κατηγορία ενεργειακής απόδοσης B. Είναι, επίσης, το πρώτο μας μοντέλο με τεχνολογία BluRoX: Ο συνδυασμός κενού και περλίτη είναι ενσωματωμένος στις πόρτες και δημιουργεί μια θερμομονωτική λύση, η οποία είναι ασύγκριτα πιο αποδοτική ενεργειακά χωρίς να καταλαμβάνει πολύ χώρο. Η τεχνολογία NoFrost αποτρέπει τον χώρο της κατάψυξης από το να παγώσει και εξοικονομεί επίσης ενέργεια και κόστος.



← 60 →

FNB 505i



Ενεργειακή κλάση:

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:

120 / 0,328 kWh

Συνολικός όγκος ¹:

238 l

Όγκος:

Χώρος κατάψυξης: 238 l

Κατηγορία θορύβου:

31 db(A) / B SuperSilent

Κατηγορία κλιματισμού:

SN-T (+10 °C έως +43 °C)

Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:

Λευκό / Λευκό

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):

165,5 / 59,7 / 65,5

No Frost

Super Frost

LED

Easy Twist Ice

Super Silent

Touch & Swipe Display

Space Box

Vario Space

Easy Open

Frost Protect

Smart Device



Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" πίσω από την πόρτα
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας

Καταψύκτης

- Συρτάρια: 6, με ενσωματωμένο οδηγό συρταριού, VarioSpace
- Φωτισμός LED
- Οθόνη κατάστασης
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 16,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 17,00 kg
- Συσσωρευτής ψυχρής αποθήκευσης: 1

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού


- Εξωτερική μπάρα λαβής με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος



← 60 →

FNb 465i

Ενεργειακή κλάση:

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: **113 / 0,309 kWh**Συνολικός όγκος ¹: **199 l**Όγκος: Χώρος κατάψυξης: **200 l**Κατηγορία θορύβου: **33 db(A) / B SuperSilent**Κατηγορία κλιματισμού: **SN-T (+10 °C έως +43 °C)**Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα: **Λευκό / Λευκό**Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ): **145,5 / 59,7 / 67,5**

Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" πίσω από την πόρτα
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας

Καταψύκτης

- Συρτάρια: 5, με ενσωματωμένο οδηγό συρταριού, VarioSpace
- Φωτισμός LED
- Οθόνη κατάστασης
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 16,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 16,00 kg
- Συσσωρευτής ψυχρής αποθήκευσης: 1

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Εξωτερική μπάρα λαβής με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος



← 60 →

FNb 425i

Ενεργειακή κλάση:

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: **106 / 0,290 kWh**Συνολικός όγκος ¹: **160 l**Όγκος: Χώρος κατάψυξης: **161 l**Κατηγορία θορύβου: **33 db(A) / B SuperSilent**Κατηγορία κλιματισμού: **SN-T (+10 °C έως +43 °C)**Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα: **Λευκό / Λευκό**Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ): **125,5 / 59,7 / 67,5**

Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" πίσω από την πόρτα
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας

Καταψύκτης

- Συρτάρια: 4, με ενσωματωμένο οδηγό συρταριού, VarioSpace
- Φωτισμός LED
- Οθόνη κατάστασης
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 15,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 15,00 kg
- Συσσωρευτής ψυχρής αποθήκευσης: 1

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού


- Εξωτερική μπάρα λαβής με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος



Καταψύκτες μπαούλα



Μοναδικά χαρακτηριστικά



StopFrost

Σύστημα StopFrost: Αυτή η καινοτομία προσφέρει 2 σημαντικά πλεονεκτήματα: ο πάγος στον εσωτερικό χώρο της κατάψυξης μειώνεται αισθητά, έτσι ώστε να απαιτείται πολύ πιο σπάνια απόψυξη. Με το σύστημα StopFrost δε δημιουργείται πλέον υποπίεση με το άνοιγμα και το κλείσιμο της πόρτας του καταψύκτη. Ο καταψύκτης μπορεί να ανοιχθεί άνετα αμέσως μετά το κλείσιμο του.



SoftSystem

Οι καταψύκτες της σειράς plus έχουν το πλεονέκτημα του μηχανισμού κλεισίματος SoftSystem, ένα βολικό και επιθυμητό χαρακτηριστικό για καθημερινή χρήση. Ενσωματωμένο στους μεντεσέδες στο καπάκι του καταψύκτη, το SoftSystem επιτρέπει στο καπάκι να κλείνει απαλά αποτρέποντας το χτύπημα.



Συμπυκνωτής

Ο συμπυκνωτής ανταλλαγής θερμότητας είναι ενσωματωμένος σε αφρό κατά μήκος του εξωτερικού τοίχου, ελαχιστοποιώντας τους κραδασμούς και προάγοντας την πιο αθόρυβη λειτουργία. Δεν σχηματίζεται συμπύκνωση στους εξωτερικούς τοίχους, οι οποίοι καθαρίζονται εύκολα.



FrostProtect

Δεν τοποθετούνται όλοι οι καταψύκτες σε δωμάτια με θέρμανση – ορισμένοι τοποθετούνται σε κρύα γκαράζ ή αποθήκες. Όμως πάλι καλά, ο δικός σας καταψύκτης Liebherr έχει σχεδιαστεί ιδανικά για τοποθέτηση σε κρύα περιβάλλοντα: Όλα τα εξαρτήματα έχουν κατασκευαστεί για θερμοκρασίες περιβάλλοντος έως και -15°C και διασφαλίζουν, έτσι, τη λειτουργία.



LED interior light

Ο ενσωματωμένος στο καπάκι των μπαούλων φωτισμός εξασφαλίζει τον βέλτιστο φωτισμό των κατεψυγμένων προϊόντων σας. Το σώμα του καταψύκτη καθώς και το καπάκι του, είναι με τέτοιο τρόπο επικαλυμμένα ώστε να εξασφαλίζεται εξαιρετική ανθεκτικότητα και αποφυγή διάβρωσης.



SuperFrost automatic

Θέλετε να καταψύχετε τα φρέσκα σας τρόφιμα με τρόπο που να διατηρούνται οι βιταμίνες; Απλώς ενεργοποιήστε το SuperFrost – η κατάψυξη αυξάνει ήδη την ψυκτική της ισχύ. Με τον τρόπο αυτό η θερμοκρασία διατηρείται σταθερή, όταν τοποθετείτε μέσα μη κατεψυγμένα τρόφιμα.



CFd 2505

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	188 / 0,515 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	359 l
Όγκος:	Χώρος κατάψυξης: 359 l
Κατηγορία θορύβου:	33 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	Λευκό / Λευκό
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	82 / 167 / 71



Σύστημα ελέγχου

- Ηλεκτρονικός έλεγχος στο περίβλημα, Ηλεκτρονικά κουμπιών
- Θερμόμετρο με ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
- FrostControl
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός
- Κλείδωμα για παιδιά

Καταψύκτης

- Χαμηλή δόνηση, αθόρυβο και εύκολο στον καθαρισμό χάρη στον συμπακνωτή αφρού
- Φωτισμός LED
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 50,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 15,00 kg
- Συσσωρευτής ψυχρής αποθήκευσης: 1
- Αποστράγγιση του νερού απόψυξης

- Διαχωριστικό τοίχωμα αποτελούμενο από αφαιρούμενο δίσκο κατάψυξης, ο οποίος μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως δίσκος συλλογής νερού
- 5 Κρεμαστά καλάθια στάνταρ

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Χωνευτή λαβή
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας
- Κρυφός μεντεσές πόρτας με περιορισμένη γωνία ανοίγματος
- Κλειδαριά



CFe 2500

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	295 / 0,808 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	497 l
Όγκος:	Χώρος κατάψυξης: 497 l
Κατηγορία θορύβου:	33 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	Λευκό / Λευκό
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	82 / 167 / 71



Σύστημα ελέγχου

- Ηλεκτρονικός έλεγχος στο περίβλημα, Ηλεκτρονικά κουμπιών
- Θερμόμετρο με ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
- FrostControl
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός
- Κλείδωμα για παιδιά

Καταψύκτης

- Χαμηλή δόνηση, αθόρυβο και εύκολο στον καθαρισμό χάρη στον συμπακνωτή αφρού
- Φωτισμός LED
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 40,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 20,00 kg
- Αποστράγγιση του νερού απόψυξης

- Διαχωριστικό τοίχωμα αποτελούμενο από αφαιρούμενο δίσκο κατάψυξης, ο οποίος μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως δίσκος συλλογής νερού
- 2 Κρεμαστά καλάθια στάνταρ

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Χωνευτή λαβή
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας
- Κρυφός μεντεσές πόρτας με περιορισμένη γωνία ανοίγματος
- Κλειδαριά

Καταψύκτης-μπαούλο



CFd 2085

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	162 / 0,443 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	248 l
Όγκος:	Χώρος κατάψυξης: 248 l
Κατηγορία θορύβου:	33 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	Λευκό / Λευκό
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	82 / 125 / 71



Σύστημα ελέγχου

- Ηλεκτρονικός έλεγχος στο περίβλημα, Ηλεκτρονικά κουμπιών
- Θερμόμετρο με ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
- FrostControl
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός
- Κλειδωμά για παιδιά

Καταψύκτης

- Χαμηλή δόνηση, αθόρυβο και εύκολο στον καθαρισμό χάρη στον συμπτυκνωτή αφρού
- Φωτισμός LED
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 50,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 10,00 kg
- Συσσωρευτής ψυχρής αποθήκευσης: 1
- Αποστράγγιση του νερού απόψυξης

- Διαχωριστικό τοίχωμα αποτελούμενο από αφαιρούμενο δίσκο κατάψυξης, ο οποίος μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως δίσκος συλλογής νερού
- 3 Κρεμαστά καλάθια στάνταρ

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Χωνευτή λαβή
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας
- Κρυφός μεντεσές πόρτας με περιορισμένη γωνία ανοίγματος
- Κλειδαριά



CFe 2080

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	249 / 0,682 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	353 l
Όγκος:	Χώρος κατάψυξης: 353 l
Κατηγορία θορύβου:	32 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	Λευκό / Λευκό
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	82 / 125 / 71



Σύστημα ελέγχου

- Ηλεκτρονικός έλεγχος στο περίβλημα, Ηλεκτρονικά κουμπιών
- Θερμόμετρο με ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
- FrostControl
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός
- Κλειδωμά για παιδιά

Καταψύκτης

- Χαμηλή δόνηση, αθόρυβο και εύκολο στον καθαρισμό χάρη στον συμπτυκνωτή αφρού
- Φωτισμός LED
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 40,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 15,00 kg
- Αποστράγγιση του νερού απόψυξης

- Διαχωριστικό τοίχωμα αποτελούμενο από αφαιρούμενο δίσκο κατάψυξης, ο οποίος μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως δίσκος συλλογής νερού
- 2 Κρεμαστά καλάθια στάνταρ

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Χωνευτή λαβή
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας
- Κρυφός μεντεσές πόρτας με περιορισμένη γωνία ανοίγματος
- Κλειδαριά



CFc 1875

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	127 / 0,347 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	192 l
Όγκος:	Χώρος κατάψυξης: 192 l
Κατηγορία θορύβου:	32 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	Λευκό / Λευκό
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	82 / 104 / 71

Smart Frost

Stop Frost

LED

Frost Protect

Door Lock

Σύστημα ελέγχου

- Ηλεκτρονικός έλεγχος, Ηλεκτρονικά κουμπιών
- Θερμόμετρο με ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
- FrostControl
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός
- Κλείδωμα για παιδιά

Καταψύκτης

- Χαμηλή δόνηση, αθόρυβο και εύκολο στον καθαρισμό χάρη στον συμπυκνωτή αφρού
- Φωτισμός LED
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 50,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 10,00 kg
- Συσσωρευτής ψυχρής αποθήκευσης: 1
- Αποστράγγιση του νερού απόψυξης

- Διαχωριστικό τοίχωμα αποτελούμενο από αφαιρούμενο δίσκο κατάψυξης, ο οποίος μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως δίσκος συλλογής νερού
- 2 Κρεμαστά καλάθια στάνταρ

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Χωνευτή λαβή
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας
- Κρυφός μεντεσές πόρτας με περιορισμένη γωνία ανοίγματος
- Κλειδαριά



CFc 1870

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	226 / 0,619 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	281 l
Όγκος:	Χώρος κατάψυξης: 281 l
Κατηγορία θορύβου:	33 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	Λευκό / Λευκό
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	82 / 104 / 71

Smart Frost

Stop Frost

LED

Frost Protect

Σύστημα ελέγχου

- Ηλεκτρονικός έλεγχος στο περίβλημα, Ηλεκτρονικά κουμπιών
- Θερμόμετρο με ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
- FrostControl
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός
- Κλείδωμα για παιδιά

Καταψύκτης

- Χαμηλή δόνηση, αθόρυβο και εύκολο στον καθαρισμό χάρη στον συμπυκνωτή αφρού
- Φωτισμός LED
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 40,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 10,00 kg
- Αποστράγγιση του νερού απόψυξης

- Διαχωριστικό τοίχωμα αποτελούμενο από αφαιρούμενο δίσκο κατάψυξης, ο οποίος μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως δίσκος συλλογής νερού
- 2 Κρεμαστά καλάθια στάνταρ

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Χωνευτή λαβή
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας
- Κρυφός μεντεσές πόρτας με περιορισμένη γωνία ανοίγματος
- Κλειδαριά

Συσκευές κάτω πάγκου



Rc 1400 ○ Σειρά Pure | Fc 1404 ○ Σειρά Pure

Μοναδικά χαρακτηριστικά



Εξωτερική λαβή με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος

Χάρη στον μηχανισμό ανοίγματος στην κομψή εξωτερική λαβή, μπορείτε να ανοίγετε την πόρτα χωρίς να ασκείτε μεγάλη δύναμη – ακόμα και όταν την ανοίγετε πολλές φορές διαδοχικά.



Zintegrowany SmartDeviceBox

Μπορείτε να χειρίζεστε εύκολα τη συσκευή μέσω smartphone – χάρη στο SmartDeviceBox. Για παράδειγμα, μπορείτε να αλλάζετε τις ρυθμίσεις ή να εμφανίζετε πληροφορίες κατάστασης. Το SmartDeviceBox είναι ήδη ενσωματωμένο («i»).



Στιβαρή επιφάνεια τραπεζιού

Ο χώρος στην κουζίνα δεν είναι ποτέ αρκετός. Γι' αυτό, οι επιτραπέζιες συσκευές μας είναι εξοπλισμένες με μια στιβαρή, ανθεκτική στις γρατσουνιές επιφάνεια που χρησιμεύει ως πρόσθετη επιφάνεια εργασίας. Στα επιτραπέζια ψυγεία, η πλάκα μπορεί επίσης να αφαιρεθεί για να μπορείτε να τα σύρτε από κάτω.

Ψύξη



TouchControl

Με ένα μόνο πάτημα του δακτύλου, το επιτραπέζιο ψυγείο μπορεί να ρυθμιστεί σε θερμοκρασία +3, +5, +7 ή +9°C. Εύκολη χρήση και εξοικονόμηση χώρου, με ενσωματωμένο φωτισμό LED – έτσι ώστε να έχετε ακόμη περισσότερο χώρο για τρόφιμα.



EasyFresh –

Ιδανικό για φρούτα και λαχανικά

Η αποκλειστική τεχνολογία διατήρησης της φρεσκάδας με ρυθμιζόμενη υγρασία για φρέσκα φρούτα και λαχανικά είναι πλέον ενσωματωμένη σε όλα τα επιτραπέζια ψυγεία της σειράς Plus.



DoorStop

Μια μικρή λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά: Διατηρεί φρέσκο το επιτραπέζιο ψυγείο της Liebherr, ακόμα και όταν είναι απενεργοποιημένο: Το πτυσσόμενο DoorStop αποτρέπει την εμφάνιση δυσοσμίας.

Κατάψυξη



TouchControl

Με ένα μόνο πάτημα του δακτύλου, ο επιτραπέζιος καταψύκτης μπορεί να ρυθμιστεί σε θερμοκρασία -16, -18, -20 ή -28°C. Εύκολη χρήση και εξοικονόμηση χώρου, με ενσωματωμένο φωτισμό LED στην επιτραπέζια επιφάνεια.



Συρτάρια κατάψυξης σε γυάλινες πλάκες




Τα συρτάρια κατάψυξης βρίσκονται πάνω σε γυάλινες πλάκες. Τα συρτάρια και οι γυάλινες πλάκες μπορούν να αφαιρεθούν με ευελιξία για την αποθήκευση κατεψυγμένων προϊόντων μεγάλου μεγέθους και τον καθαρισμό.



FrostProtect

Όλοι οι επιτραπέζιοι καταψύκτες μπορούν επίσης να τοποθετηθούν σε μη θερμαινόμενους χώρους με μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος -15°C.

Ψυκτική ισχύς

◇ Σειρά Plus	← 60 →	← 55 →	← 50 →	← 55 →
○ Σειρά Pure				
Ψυγεία κάτω πάγκου				
EasyFresh	Rsdci 1620			
	Rsdci 1621			
	Rci 1620			
	Rci 1621			
	Rdi 1620			
	Rdi 1621			
Θάλαμος φρούτων και λαχανικών		Rb 1401	Re 1000	
		Rc 1400		
		Rc 1401		
		Rd 1400		
		Rd 1401		

Βασικός εξοπλισμός

	○ Σειρά Pure	◇ Σειρά Plus
Τεχνολογία φρεσκά- δας τροφίμων	Θάλαμος φρούτων / λαχανικών	Συρτάρι EasyFresh
Άνεση και ευελιξία	Ράφια GlassLine	Ράφια GlassLine, συμπεριλαμβανομένου ενός διαι- ρούμενου
	Αποσπώμενο καπάκι	Αποσπώμενο καπάκι
	Αυγοθήκη	Αυγοθήκη
		3 θέσεις για μπουκάλια
	DoorStop *	FlexCube
	4 ρυθμίσεις θερμοκρασίας	DoorStop *
	SuperCool	4 ρυθμίσεις θερμοκρασίας
	Οπτικός και ακουστικός συναγερμός πόρτας	SuperCool
Design	TouchControl με ενσωματωμένο φωτισμό LED στο εσωτερικό	Οπτικός και ακουστικός συναγερμός πόρτας
	Χωνευτή λαβή ή κομψή λαβή με μηχανισμό ανοίγματος *	TouchControl με ενσωματωμένο φωτισμό LED στο εσωτερικό
		Κομψή λαβή πόρτας με μηχανισμό ανοίγματος *
Συνδεσιμότητα (SmartDeviceBox)	Χωρίς δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης	Ενσωματωμένο (μοντέλα «i»)
Πάγος	Κατάψυξη 4 αστέρων *	Κατάψυξη 4 αστέρων *


Ο διαφοροποιημένος εξοπλισμός **επισημαίνεται** στην επόμενη υψηλότερη σειρά.

Κατάψυξη


◇ Σειρά Plus

○ Σειρά Pure

← 60 →



← 55 →



← 55 →



Καταψύκτες κάτω πάγκου

NoFrost

FNdi 1624

FNe 1404

FNsddi 1624

SmartFrost

Fci 1624

Fc 1404

Fe 1003

Fd 1404

Fe 1414

Βασικός εξοπλισμός

○ Σειρά Pure

◇ Σειρά Plus

Τεχνολογία φρεσκά-
δας τροφίμων

NoFrost *

NoFrost *

SmartFrost *

SmartFrost *

FrostProtect

FrostProtect

Άνεση και ευελιξία

Συρτάρια καταψύκτη με γυάλινα ράφια

Συρτάρια καταψύκτη με γυάλινα ράφια

VarioSpace

VarioSpace

4 ρυθμίσεις θερμοκρασίας

4 ρυθμίσεις θερμοκρασίας

SuperFrost

SuperFrost

Οπτικός και ακουστικός συναγερμός πόρτας

Οπτικός και ακουστικός συναγερμός πόρτας

Design

TouchControl με ενσωματωμένο φωτισμό LED
στο καπάκι

TouchControl με ενσωματωμένο φωτισμό LED
στο καπάκι

Χωνευτή λαβή ή κομψή λαβή
με μηχανισμό ανοίγματος *

Κομψή λαβή πόρτας με μηχανισμό ανοίγματος

Συνδεσιμότητα
(SmartDeviceBox)

Χωρίς δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης

Ενσωματωμένο (μοντέλα «i»)

Ο διαφοροποιημένος εξοπλισμός **επισημαίνεται** στην επόμενη υψηλότερη σειρά.



← 60 →

Rsdci 1620

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	59 / 0,161 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	141 l
Όγκος:	Θήκη ψυγείου: 141,2 l
Κατηγορία θορύβου:	34 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	ανοξείδωτο ατσάλι / Ασημί
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	85 / 60 / 60,7



Σύστημα ελέγχου

- TouchControl στο εσωτερικό
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά, FlexCube
- ράφια GlassLine: 4, από τα οποία διαιρούνται: 1
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 1

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Εξωτερική μπάρα λαβής με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας



← 60 →

Rsdci 1621

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	93 / 0,254 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	125 l
Όγκος:	Θήκη ψυγείου: 109,2 l / Χώρος κατάψυξης: 17 l
Κατηγορία θορύβου:	35 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	ανοξείδωτο ατσάλι / Ασημί
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	85 / 60 / 60,7



Σύστημα ελέγχου

- TouchControl στο εσωτερικό
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά, FlexCube
- ράφια GlassLine: 3, από τα οποία διαιρούνται: 1
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 1

Καταψύκτης

- Θάλαμος κατάψυξης 4 αστέρων
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 10,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 2,00 kg

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Εξωτερική μπάρα λαβής με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος

- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας



← 60 →

Rci 1620

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	59 / 0,161 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	141 l
Όγκος:	Θήκη ψυγείου: 141,2 l
Κατηγορία θορύβου:	34 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	Λευκό / Λευκό
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	85 / 60 / 60,7



Σύστημα ελέγχου

- TouchControl στο εσωτερικό
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά, FlexCube
- ράφια GlassLine: 4, από τα οποία διαιρούνται: 1
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 1

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Εξωτερική μπάρα λαβής με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας



← 60 →

Rci 1621

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	93 / 0,254 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	125 l
Όγκος:	Θήκη ψυγείου: 109,2 l / Χώρος κατάψυξης: 17 l
Κατηγορία θορύβου:	35 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	Λευκό / Λευκό
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	85 / 60 / 60,7



Σύστημα ελέγχου

- TouchControl στο εσωτερικό
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά, FlexCube
- ράφια GlassLine: 3, από τα οποία διαιρούνται: 1
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 1

Καταψύκτης

- Θάλαμος κατάψυξης 4 αστέρων
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 10,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 2,00 kg

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Εξωτερική μπάρα λαβής με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος

- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας



← 60 →

Rdi 1620

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	73 / 0,200 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	141 l
Όγκος:	Θήκη ψυγείου: 141,2 l
Κατηγορία θορύβου:	34 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	Λευκό / Λευκό
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	85 / 60 / 60,7



Σύστημα ελέγχου

- TouchControl στο εσωτερικό
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά, FlexCube
- ράφια GlassLine: 4, από τα οποία διαιρούνται: 1
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 1

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Εξωτερική μπάρα λαβής με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας



← 60 →

Rdi 1621

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	116 / 0,317 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	125 l
Όγκος:	Θήκη ψυγείου: 109,2 l / Χώρος κατάψυξης: 17 l
Κατηγορία θορύβου:	35 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	Λευκό / Λευκό
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	85 / 60 / 60,7



Σύστημα ελέγχου

- TouchControl στο εσωτερικό
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά, FlexCube
- ράφια GlassLine: 3, από τα οποία διαιρούνται: 1
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 1

Καταψύκτης

- Θάλαμος κατάψυξης 4 αστέρων
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 10,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 2,00 kg

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Εξωτερική μπάρα λαβής με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος

- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας



← 55 →

Rc 1400

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	58 / 0,158 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	125 l
Όγκος:	Θήκη ψυγείου: 125,5 l
Κατηγορία θορύβου:	34 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	Λευκό / Λευκό
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	85 / 55 / 60,7



Σύστημα ελέγχου

- TouchControl στο εσωτερικό
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά
- ράφια GlassLine: 4
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 0
- Θήκη φρούτων/λαχανικών: 1

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Εξωτερική μπάρα λαβής με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας



← 55 →

Rc 1401

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	91 / 0,249 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	111 l
Όγκος:	Θήκη ψυγείου: 96,9 l / Χώρος κατάψυξης: 15 l
Κατηγορία θορύβου:	35 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	Λευκό / Λευκό
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	85 / 55 / 60,7



Σύστημα ελέγχου

- TouchControl στο εσωτερικό
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά
- ράφια GlassLine: 2
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 0
- Θήκη φρούτων/λαχανικών: 1

Καταψύκτης

- Θάλαμος κατάψυξης 4 αστέρων
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 10,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 2,00 kg

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Εξωτερική μπάρα λαβής με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος

- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας

Επιτραπέζιο ψυγείο με ύψος τραπεζιού



← 55 →

Rb 1401

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	72 / 0,197 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	111 l
Όγκος:	Θήκη ψυγείου: 96,9 l / Χώρος κατάψυξης: 15 l
Κατηγορία θορύβου:	35 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	Λευκό / Λευκό
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	85 / 55 / 60,7



Σύστημα ελέγχου

- TouchControl στο εσωτερικό
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά
- ράφια GlassLine: 2
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 0
- Θήκη φρούτων/λαχανικών: 1

Καταψύκτης

- Θάλαμος κατάψυξης 4 αστέρων
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 10,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 2,00 kg

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Εξωτερική μπάρα λαβής με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος



← 55 →

Rd 1400

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	72 / 0,197 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	125 l
Όγκος:	Θήκη ψυγείου: 125,5 l
Κατηγορία θορύβου:	34 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	Λευκό / Λευκό
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	85 / 55 / 60,7



Σύστημα ελέγχου

- TouchControl στο εσωτερικό
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά
- ράφια GlassLine: 4
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 0
- Θήκη φρούτων/λαχανικών: 1

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Εξωτερική μπάρα λαβής με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας



← 55 →

Rd 1401

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	114 / 0,312 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	111 l
Όγκος:	Θήκη ψυγείου: 96,9 l / Χώρος κατάψυξης: 15 l
Κατηγορία θορύβου:	35 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	Λευκό / Λευκό
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	85 / 55 / 60,7



Σύστημα ελέγχου

- TouchControl στο εσωτερικό
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά
- ράφια GlassLine: 2
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 0
- Θήκη φρούτων/λαχανικών: 1

Καταψύκτης

- Θάλαμος κατάψυξης 4 αστέρων
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 10,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 2,00 kg

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Εξωτερική μπάρα λαβής με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος



← 50 →

Rd 1200

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	71 / 0,194 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	110 l
Όγκος:	Θήκη ψυγείου: 110,5 l
Κατηγορία θορύβου:	34 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	Λευκό / Λευκό
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	85 / 50 / 60,7



Σύστημα ελέγχου

- TouchControl στο εσωτερικό
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά
- ράφια GlassLine: 4
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 0
- Θήκη φρούτων/λαχανικών: 1

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Χωνευτή λαβή
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας

Επιτραπέζιο ψυγείο με ύψος τραπεζιού



← 50 →

Rd 1201

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	110 / 0,301 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	98 l
Όγκος:	Θήκη ψυγείου: 85,2 l / Χώρος κατάψυξης: 13 l
Κατηγορία θορύβου:	35 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	Λευκό / Λευκό
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	85 / 50 / 60,7



Σύστημα ελέγχου

- TouchControl στο εσωτερικό
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά
- ράφια GlassLine: 2
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 0
- Θήκη φρούτων/λαχανικών: 1

Καταψύκτης

- Θάλαμος κατάψυξης 4 αστέρων
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 8,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 2,00 kg

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Χωνευτή λαβή
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός



← 55 →

Re 1000

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	86 / 0,235 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	92 l
Όγκος:	Θήκη ψυγείου: 92 l
Κατηγορία θορύβου:	35 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	Λευκό / Λευκό
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	68 / 55 / 60,7



Σύστημα ελέγχου

- TouchControl στο εσωτερικό
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Ψυγείο και τμήμα BioFresh

- Πλαστικά ράφια αποθήκευσης, Δίσκος για αυγά
- ράφια GlassLine: 2
- Χρηματοκιβώτια EasyFresh: 0
- Θήκη φρούτων/λαχανικών: 1

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Χωνευτή λαβή
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας



Rsdci 1621 ◇ Plus-Serie



← 60 →

FNsddi 1624

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	148 / 0,405 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	92 l
Όγκος:	Χώρος κατάψυξης: 93 l
Κατηγορία θορύβου:	37 db(A) / C
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	ανοξείδωτο ατσάλι / Ασημί
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	85 / 60 / 60,7



Touch Control

Vario Space

Frost Protect

Smart Device

LED

Σύστημα ελέγχου

- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Καταψύκτης

- Συρτάρια: 4, VarioSpace
- Δίσκος για παγάκια
- Φωτισμός LED
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 9,50 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 8,50 kg

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Εξωτερική μπάρα λαβής με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας



← 60 →

FNdi 1624

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	148 / 0,405 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	92 l
Όγκος:	Χώρος κατάψυξης: 93 l
Κατηγορία θορύβου:	37 db(A) / C
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	Λευκό / Λευκό
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	85 / 60 / 60,7



Touch Control

Vario Space

Frost Protect

Smart Device

LED

Σύστημα ελέγχου

- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Καταψύκτης

- Συρτάρια: 4, VarioSpace
- Δίσκος για παγάκια
- Φωτισμός LED
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 9,50 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 8,50 kg

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Εξωτερική μπάρα λαβής με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας



← 60 →

Fci 1624

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	110 / 0,301 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	107 l
Όγκος:	Χώρος κατάψυξης: 107 l
Κατηγορία θορύβου:	36 db(A) / C
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	Λευκό / Λευκό
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	85 / 60 / 60,7



Σύστημα ελέγχου

- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Καταψύκτης

- Συρτάρια: 4, VarioSpace
- Δίσκος για παγάκια
- Φωτισμός LED
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 15,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 7,50 kg

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Εξωτερική μπάρα λαβής με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας



← 55 →

FNe 1404

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	185 / 0,506 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	92 l
Όγκος:	Χώρος κατάψυξης: 93 l
Κατηγορία θορύβου:	37 db(A) / C
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	Λευκό / Λευκό
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	85 / 55 / 60,7



Σύστημα ελέγχου

- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Καταψύκτης

- Συρτάρια: 4, VarioSpace
- Φωτισμός LED
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 9,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 7,50 kg

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Εξωτερική μπάρα λαβής με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας



← 55 →

Fc 1404

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	110 / 0,301 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	107 l
Όγκος:	Χώρος κατάψυξης: 107 l
Κατηγορία θορύβου:	36 db(A) / C
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	Λευκό / Λευκό
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	85 / 55 / 60,7



Σύστημα ελέγχου

- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Καταψύκτης

- Συρτάρια: 4, VarioSpace
- Φωτισμός LED
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 14,00 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 7,50 kg

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Εξωτερική μπάρα λαβής με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας



← 55 →

Fd 1404

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	137 / 0,375 kWh
Συνολικός όγκος ¹ :	107 l
Όγκος:	Χώρος κατάψυξης: 107 l
Κατηγορία θορύβου:	37 db(A) / C
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	Λευκό / Λευκό
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	85 / 55 / 60,7



Σύστημα ελέγχου

- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Καταψύκτης

- Συρτάρια: 4, VarioSpace
- Φωτισμός LED
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 13,50 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 7,00 kg

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Εξωτερική μπάρα λαβής με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας



← 55 →

Fe 1003

Ενεργειακή κλάση:

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: **163 / 0,446 kWh**Συνολικός όγκος ¹: **75 l**Όγκος: Χώρος κατάψυξης: **76 l**Κατηγορία θορύβου: **37 db(A) / C**Κατηγορία κλιματισμού: **SN-T (+10 °C έως +43 °C)**Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα: **Λευκό / Λευκό**Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ): **68 / 55 / 60,7**Smart
FrostTouch
ControlVario
SpaceFrost
Protect

LED

Σύστημα ελέγχου

- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός

Καταψύκτης

- Συρτάρια: 3, VarioSpace
- Φωτισμός LED
- Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης: 13,50 h
- Χωρητικότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 4,50 kg

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Χωνευτή λαβή
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας



TouchControl

Με ένα μόνο πάτημα του δακτύλου, το επιτραπέζιο ψυγείο μπορεί να ρυθμιστεί σε θερμοκρασία +3, +5, +7 ή +9 °C. Εύκολη χρήση και εξοικονόμηση χώρου, με ενσωματωμένο φωτισμό LED – έτσι ώστε να έχετε ακόμη περισσότερο χώρο για τρόφιμα.



Χωνευτή λαβή

Ξεχωριστό και λειτουργικό: Μπορείτε να ανοίξετε τη συσκευή πολύ εύκολα χρησιμοποιώντας την κάθετα ενσωματωμένη και εργονομικά τοποθετημένη λαβή. Επιπλέον, ο μοντέρνος και λιτός σχεδιασμός επιτρέπει την άψογη ενσωμάτωση σε κουζίνες χωρίς χερούλια.



Συσκευές συντήρησης κρασιών



Εύρη θερμοκρασίας

+ 5 °C έως + 20 °C

+ 5 °C έως + 20 °C

+ 5 °C έως + 20 °C



1
Zone

2
Zones

3
Zones

Συντηρητές κρασιών

Vinidor | Vinidor Selection

- Με μία, δύο ή τρεις ξεχωριστές ζώνες θερμοκρασίας
- Ιδανικοί για την αποθήκευση κόκκινων κρασιών, λευκών κρασιών ή / και σαμπάνιας στην ιδανική θερμοκρασία
- Προσφέρει πλήρη ευελιξία με ζώνες θερμοκρασίας διαφορετικών μεγεθών
- Για αντιπροσωπευτική τοποθέτηση στην κουζίνα ή το καθιστικό, με έμφαση στα μοντέλα με γυάλινη πόρτα

Εύρος θερμοκρασίας

+ 5 °C έως + 20 °C



1
Zone

Ψυγεία αποθήκευσης κρασιών

GrandCru | GrandCru Selection

- Με μία ζώνη θερμοκρασίας
- Αντιγράφει τις συνθήκες που υπάρχουν σε ένα κελάρι κρασιών
- Ειδικά σχεδιασμένα για να χωρέσουν ένα μεγάλο αριθμό φιαλών για αποθήκευση και παλαίωση, αλλά μπορούν επίσης να διατηρήσουν μεγαλύτερο απόθεμα κρασιού σε θερμοκρασία κατανάλωσης.
- Για πιο ενεργειακά αποδοτική αποθήκευση χωρίς εξωτερικές επιρροές, συνιστώνται συμπαγείς πόρτες.

Εύρος θερμοκρασίας

+ 5 °C έως + 20 °C



1
Zone

Συσκευές σερβιρίσματος κρασιών


Perfection

- Για τις συγκεκριμένες απαιτήσεις του τομέα της εστίασης, του catering και του εμπορίου οίνου
- Για ιδιαίτερα εντατική χρήση και τη σωστή εξυπηρέτηση των πελατών
- Λεπτομέρειες βελτιστοποίησης της ασφάλειας, υγιεινής, αντοχής και ελκυστικού φωτισμού
- Αξιοπιστός και ευπαρουσίαστος συνεργάτης για τις πωλήσεις και το σερβίρισμα των κρασιών



Συσκευές μικρών διαστάσεων

- Ψύξη για ειδικές απαιτήσεις σε μικρό μέγεθος
- Το ψυγείο αποθήκευσης κρασιών είναι ιδανικό για την παρουσίαση ενός μικρού αριθμού μπουκαλιών κρασιού
- Τα πολύτιμα πούρα αποθηκεύονται σε ιδανικές συνθήκες στον υγραντήρα








Μέγεθος μπουκαλιού Bordeaux (0,75 l)

Όλες οι προδιαγραφές αναφορικά με τη χωρητικότητα μπουκαλιών αφορούν αυτές τις διαστάσεις.

Vinidor Selection
Vinidor
GrandCru Selection
GrandCru
Perfection

Πλήρως εντοιχιζόμενα ψυγεία κρασιών



Πλήρως εντοιχιζόμενα ψυγεία κρασιών κάτω πάγκου

Συντηρητές κρασιών

Πόρτα από μαύρο γυαλί / TipOpen

EWTgb 3583

EWTgb 2383

EWTgb 1683

UWgbi 3782

UWgbi 3682

Γυάλινη πόρτα / έτοιμο πάνελ / TipOpen

EWTdf 3553

EWTdf 2353

EWTdf 1653

UWpri 3782

Γυάλινη πόρτα / έτοιμο πάνελ

UWpri 3762

UWpri 3761

UWpri 3662

UWpri 3661

Συμπαγής πόρτα / έτοιμο πάνελ / TipOpen

UWpri 3672

Πόρτα από μαύρο γυαλί / χωνευτή λαβή

UWgb 3632

UWgb 3631

Ψυγεία αποθήκευσης κρασιών

Πόρτα από μαύρο γυαλί / TipOpen







WKEgb 582

WKEes 553

Ελεύθερα ψυγεία κρασιών

← 75 →

← 70 →



Συσκευές μικρών διαστάσεων

Πόρτα από μαύρο γυαλί

WPgbi 7483

WPgbi 7473

WPgbi 7472

WPgbi 5283

WPgbi 5273

WPgbi 5272

Συμπαγής πόρτα

WPbsi 5252

WPbsi 5052

Συμπαγής πόρτα

WSbsi 5252

Ψυγεία αποθήκευσης κρασιών *

Πόρτα από μαύρο γυαλί

WPbli 5231

WPbli 5031

WPbl 5001

WPbl 4601

WPbl 4201

Μαύρη συμπαγής πόρτα

WSbli 7731

WSbli 5231

WSbli 5031

WSbl 5001

WSbl 4601

WSbl 4201

Πόρτα από γυαλί και ανοξείδωτο χάλυβα

WKes 653

Υγραντήρας

ZKes 453

Βασικός εξοπλισμός

	Εντοιχιζόμενοι κλιματιζόμενοι θάλαμοι αποθήκευσης κρασιών GrandCru	Εντοιχιζόμενοι κλιματιζόμενοι θάλαμοι κρασιών Vinidor
Ποιότητα	Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας σε 1 ζώνη: +5 °C έως +20 °C	Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας σε 2 ζώνες: +5 °C έως +20 °C
	Μόνιμη ένδειξη της πραγματικής θερμοκρασίας	Μόνιμη ένδειξη της πραγματικής θερμοκρασίας ανά ζώνη
	Διπλοί υαλοπίνακες UV και ασφάλειας (UVProtect)	Διπλοί υαλοπίνακες UV και ασφάλειας (UVProtect)
	Αποθήκευση με αντίσταση στους κραδασμούς (VibrateSafe)	Αποθήκευση με αντίσταση στους κραδασμούς (VibrateSafe)
	Αντικαθιστούμενο λάστιχο πόρτας	Αντικαθιστούμενο λάστιχο πόρτας
Ευχάριστο κλίμα	Ρυθμιζόμενη υγρασία χάρη στο HumiditySelect	Ρυθμιζόμενη υγρασία χάρη στο HumiditySelect
	Φίλτρο FreshAir	Φίλτρο FreshAir
Άνεση και ευελιξία		Διαχωριστής ζωνών με πλαστική θήκη φιαλών
		Ράφι παρουσίασης
		Σύστημα απαλού κλεισίματος SoftSystem
	Ξύλινα ράφια, μερικών πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες	Ξύλινα ράφια, μερικών πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες
Ντιζάιν και Lifestyle	Φωτισμός οροφής LED, δυνατότητα μόνιμης ενεργοποίησης, ρυθμιζόμενη ένταση* και LightColumn* και στις δύο πλευρές	Φωτισμός οροφής LED ανά ζώνη, δυνατότητα μόνιμης ενεργοποίησης και ρυθμιζόμενη ένταση
	Οπίσθιο πάνελ: Γκρι του γραφίτη, μεταλλικό	Οπίσθιο πάνελ: BlackSteel
	Οθόνη αφής	Οθόνη αφής
	Φως παρουσίασης, ρυθμιζόμενης έντασης*	Φως παρουσίασης, ρυθμιζόμενης έντασης
	Αλουμινένια εξωτερική λαβή, εσοχή λαβής ή χωρίς λαβή (TipOpen)*	Άνοιγμα χωρίς λαβή, χάρη στην τεχνολογία TipOpen*
		Διακοσμητικό*
Ασφάλεια	TempProtect	TempProtect
	Συναγερμός πόρτας, θερμοκρασίας και διακοπής ρεύματος	Συναγερμός πόρτας, θερμοκρασίας και διακοπής ρεύματος
	Οπτικός και ηχητικός συναγερμός στην οθόνη	Οπτικός και ηχητικός συναγερμός στην οθόνη

* ανάλογα με το εκάστοτε μοντέλο

Πλήρως εντοιχιζόμενα ψυγεία κρασιών



Συσκευές συντήρησης κρασιών

Μοναδικά χαρακτηριστικά



Γυάλινη πόρτα

Η γυάλινη πόρτα χωρίς λαβές εγγυάται την τέλεια ενσωμάτωση σε έναν χώρο κουζίνας χωρίς λαβές. Όχι μόνο παρέχει UV προστασία που μπορείτε να εμπιστευτείτε αλλά και εξασφαλίζει εξαιρετική ορατότητα και παρουσίαση των αποθηκευμένων κρασιών.



Αθόρυβες συσκευές

Οι αθόρυβες συσκευές είναι ιδιαίτερα αθόρυβες λόγω του σχεδιασμού τους και των χαμηλού θορύβου συστατικών με τα οποία φτιάχνονται. Έως σήμερα, είναι οι πιο αθόρυβες συσκευές στην κατηγορία τους.



Τεχνολογία TipOpen

Η γυάλινη πόρτα χωρίς λαβές εγγυάται την τέλεια ενσωμάτωση σε έναν χώρο κουζίνας χωρίς λαβές. Όχι μόνο παρέχει UV προστασία που μπορείτε να εμπιστευτείτε αλλά και εξασφαλίζει εξαιρετική ορατότητα και παρουσίαση των αποθηκευμένων κρασιών. Η τεχνολογία TipOpen ανοίγει την γυάλινη πόρτα 7 εκ. με ένα ελαφρύ σπρώξιμο. Αν η πόρτα δεν ανοίξει περαιτέρω μέσα σε τρία δευτερόλεπτα, θα κλείσει ξανά με το soft-closing system.



Ηλεκτρονικό σύστημα αφής

Το καινοτομικό ηλεκτρονικό σύστημα αφής με οθόνη LCD εξασφαλίζει την διατήρηση μιας σταθερής θερμοκρασίας στις διαφορετικές ζώνες θερμοκρασίας. Η ψηφιακή οθόνη σας ειδοποιεί για τις ρυθμίσεις με ακρίβεια μέχρι ενός βαθμού Κελσίου. Με μια απαλή επαφή στην οθόνη μπορείτε να ρυθμίσετε όλες τις λειτουργίες εύκολα και άνετα.



LED φωτισμός

Κάθε ζώνη συντήρησης διαθέτει με φωτισμό LED που μπορεί να ρυθμιστεί έτσι ώστε να είναι μόνιμα αναμμένος. Ο φωτισμός αυτός εκπέμπει ελάχιστη θερμότητα και έτσι τα κρασιά μπορούν να παρουσιάζονται για μια μακρόχρονη περίοδο, χωρίς αυτό να αλλάζει τα χαρακτηριστικά τους.



SoftSystem

Το μοναδικό σύστημα απαλού κλεισίματος πόρτας SoftSystem προσφέρει ασφάλεια και άνεση. Ενσωματωμένο στην πόρτα, το SoftSystem εξασθενίζει την κίνηση σε κάθε κλείσιμο της πόρτας και εγγυάται ένα ιδιαίτερα απαλό κλείσιμο. Επιπλέον, η πόρτα κλείνει αυτόματα από μία γωνία ανοίγματος περίπου 30°.



Ράφι παρουσίασης

Το ράφι παρουσίασης είναι ιδανικό για τη διατήρηση ανοιχτών μπουκαλιών στην τέλεια θερμοκρασία χωρίς τον κίνδυνο διαρροών.



Φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir

Το ενσωματωμένο φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir καθαρίζει τον αέρα που κυκλοφορεί και αφαιρεί τις οσμές. Αλλάζει εύκολα και εξασφαλίζει βέλτιστη ποιότητα του αέρα.



Συρτάρι αποθήκευσης αξεσουάρ κρασιού

Το συρτάρι αποθήκευσης αξεσουάρ κρασιού μπορεί να τοποθετηθεί κάτω από τον συντηρητή κρασιού της σειράς WKE (περιλαμβάνει 6 ποτήρια κρασιού και αξεσουάρ σομελιέ). Είναι διαθέσιμο σε μαύρο γυαλί.



Ξύλινα συρταρωτά ράφια

Τα σταθερά ξύλινα συρταρωτά ράφια προσφέρουν καλύτερη τάξη και εύκολη πρόσβαση. Τα χειροποίητα ράφια από ξύλο στη φυσική του μορφή είναι ό,τι καλύτερο για την ασφαλή αποθήκευση των μπουκαλιών Bordeaux.



Ευέλικτο clip-on σύστημα σήμανσης

Στο ευέλικτο clip-on σύστημα σήμανσης γράφετε εύκολα και κι έτσι έχετε μια γρήγορη και καλά οργανωμένη εικόνα της συλλογής κρασιών σας.



Side-by-Side

Συνδυάστε τις συσκευές Liebherr με ευελιξία, σύμφωνα με τις προσωπικές σας ανάγκες. Όλα τα μοντέλα που επισημαίνονται με την ένδειξη Side-by-Side συνδυάζονται κάθετα ή/και οριζόντια σχηματίζοντας ένα ανεξάρτητο κέντρο φρεσκάδας και δίνουν τη λύση σε κάθε ανάγκη αποθήκευσης τροφίμων. Για περισσότερες πληροφορίες.

↑
178
↓

Vinidor

Ενεργειακή κλάση:



Μάξιμουμ αριθμός φιαλών Bordeaux **0,75 l²**: **83**

Συνολικός όγκος ¹: **276 l**

Όγκος: Θήκη κρασιού: **276,0 l**

Κατηγορία θορύβου: **32 db(A) / B SuperSilent**

Κατηγορία κλιματισμού: **SN (+10 °C έως +32 °C)**


Πόρτα: Μαύρο Θερμομονωμένη γυάλινη πόρτα, χωρίς χερούλι ή πλαίσιο



- Οθόνη LC, Ηλεκτρονική αφή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για τις δύο ζώνες κρασιού
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: ακουστικό
- Κλείδωμα για παιδιά

- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας
- Κρυφός μεντεσές πόρτας με περιορισμένη γωνία ανοίγματος
- TipOpen

- Ζώνες θερμοκρασίας: 2, ρυθμιζόμενες μεταξύ +5 °C έως +20 °C
- LED Beleuchtung, stufenlos dimmbar , dimmable
- Ράφια από ξύλο οξιάς
- Ράφια αποθήκευσης: 10, σε τηλεσκοπικές ράγες: 8, εκ των οποίων κοτυλά παρουσίασης: 1
- Ψύξη με ανεμιστήρα, Παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir



EWTdf 3553

Vinidor

↑
178
↓

Τύπος:

Θερμομονωμένη γυάλινη πόρτα / πλήρως ενσωματωμένη συσκευή με δυνατότητα τοποθέτησης σε πίνακα

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: **162 / 0,443 kWh**

Μάξιμουμ αριθμός φιαλών Bordeaux **0,75 l**²: **80**

Συνολικός όγκος¹: **259 l**

Όγκος: Θήκη κρασιού: **259,0 l**

Κατηγορία θορύβου: **32 db(A) / B SuperSilent**

Κατηγορία κλιματισμού: **SN-ST (+10 °C έως +38 °C)**

Πόρτα: **Θερμομονωμένη γυάλινη πόρτα Προετοιμασμένο για πλαίσια έτοιμα για πάνελ**

Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ): **177,2 - 178 / 56 - 57 / ελάχιστο 55,0**

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	LED	Soft System
Super Silent	Preparation Board	Tip Open					

Σύστημα ελέγχου




- Οθόνη LC, Ηλεκτρονική αφή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για τις δύο ζώνες κρασιού
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: ακουστικό
- Κλειδωμά για παιδιά

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας
- Κρυφός μεντεσές πόρτας με περιορισμένη γωνία ανοίγματος

Τμήμα συντήρησης κρασιού

- Ζώνες θερμοκρασίας: 2, ρυθμιζόμενες μεταξύ +5 °C έως +20 °C
- LED Beleuchtung, stufenlos dimmbar, dimmable
- Ράφια από ξύλο οξιάς
- Ράφια αποθήκευσης: 10, σε τηλεσκοπικές ράγες: 8, εκ των οποίων κουτιά παρουσίασης: 1
- Ψύξη με ανεμιστήρα, Παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir



Βάρος πάνελ

* Απεικόνιση με

EWTgb 2383

Vinidor

Τύπος: **χωνευτόθερμομονωμένη γυάλινη πόρτα / πλήρως ενσωματωμένη συσκευή**

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: **153 / 0,419 kWh**

Μάξιμουμ αριθμός φιαλών Bordeaux **0,75 l²: 51**

Συνολικός όγκος ¹: **171 l**

Όγκος: **Θήκη κρασιού: 171,0 l**

Κατηγορία θορύβου: **31 db(A) / B SuperSilent**

Κατηγορία κλιματισμού: **SN (+10 °C έως +32 °C)**

Πόρτα: **Μαύρο Θερμομονωμένη γυάλινη πόρτα, χωρίς χερούλι ή πλαίσιο**



Σύστημα ελέγχου


- Οθόνη LC, Ηλεκτρονική αφή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για τις δύο ζώνες κρασιού
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: ακουστικό
- Κλειδωμά για παιδιά

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας
- Κρυφός μεντεσές πόρτας με περιορισμένη γωνία ανοίγματος
- TipOpen

Τμήμα συντήρησης κρασιού

- Ζώνες θερμοκρασίας: 2, ρυθμιζόμενες μεταξύ +5 °C έως +20 °C
- LED lighting μπορούν να ενεργοποιηθούν μόνιμα, dimmable
- Ράφια από ξύλο οξιάς
- Ράφια αποθήκευσης: 6, σε τηλεσκοπικές ράγες: 4, εκ των οποίων κουτιά παρουσίασης: 1
- Ψύξη με ανεμιστήρα, Παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir



EWTdf 2353

Vinidor

↑
122
↓

Τύπος:

**Θερμομονωμένη γυάλινη πόρτα / πλήρως ενσωματωμένη
συσσκευή με δυνατότητα τοποθέτησης σε πίνακα**

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: **151 / 0,413 kWh**

Μάξιμουμ αριθμός φιαλών Bordeaux **0,75 l**²: **48**

Συνολικός όγκος¹: **159 l**

Όγκος: Θήκη κρασιού: **159,0 l**

Κατηγορία θορύβου: **32 db(A) / B SuperSilent**

Κατηγορία κλιματισμού: **SN-ST (+10 °C έως +38 °C)**

Πόρτα: **Θερμομονωμένη γυάλινη πόρτα Προετοιμασμένο για
πλαίσια έτοιμα για πάνελ**

Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ): **122 - 123,6 / 56 - 57 / ελάχιστο 55,0**



Σύστημα ελέγχου




- Οθόνη LC, Ηλεκτρονική αφή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για τις δύο ζώνες κρασιού
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: ακουστικό
- Κλειδωμά για παιδιά

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας
- Κρυφός μεντεσές πόρτας με περιορισμένη γωνία ανοίγματος

Τμήμα συντήρησης κρασιού

- Ζώνες θερμοκρασίας: 2, ρυθμιζόμενες μεταξύ +5 °C έως +20 °C
- LED Beleuchtung, stufenlos dimmbar, dimmable
- Ράφια από ξύλο οξιάς
- Ράφια αποθήκευσης: 6, σε τηλεσκοπικές ράγες: 4, εκ των οποίων κουτιά παρουσίασης: 1
- Ψύξη με ανεμιστήρα, Παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir



Βάρος πάνελ

* Απεικόνιση με

EWTgb 1683

Vinidor

Τύπος: **χωνευτόθερμομονωμένη γυάλινη πόρτα / πλήρως ενσωματωμένη συσκευή**

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:

143 / 0,391 kWh

Μάξιμου αριθμός φιαλών Bordeaux **0,75 l²**:

33

Συνολικός όγκος ¹:

105 l

Όγκος:

Θήκη κρασιού: **105,0 l**

Κατηγορία θορύβου:

32 db(A) / B SuperSilent


Κατηγορία κλιματισμού:

SN (+10 °C έως +32 °C)

Πόρτα: **Μαύρο Θερμομονωμένη γυάλινη πόρτα, χωρίς χερούλι ή πλαίσιο**

Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ):

87,4 - 89 / 56 - 57 / ελάχιστο 55,0




Σύστημα ελέγχου

- Οθόνη LC, Ηλεκτρονική αφή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για τις δύο ζώνες κρασιού
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: ακουστικό
- Κλειδωμα για παιδιά

- Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Κρυφός μεντεσές πόρτας με περιορισμένη γωνία ανοίγματος
- TipOpen

Τμήμα συντήρησης κρασιού

- Ζώνες θερμοκρασίας: 2, ρυθμιζόμενες μεταξύ +5 °C έως +20 °C
- LED Beleuchtung, stufenlos dimmbar, dimmable
- Ράφια από ξύλο οξιάς
- Ράφια αποθήκευσης: 4, σε τηλεσκοπικές ράγες: 2, εκ των οποίων κουτιά παρουσίασης: 1
- Ψύξη με ανεμιστήρα, Παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir



EWTdf 1653

Vinidor

↑
88
↓

Τύπος:

**Θερμομονωμένη γυάλινη πόρτα / πλήρως ενσωματωμένη
συσσκευή με δυνατότητα τοποθέτησης σε πίνακα**

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: **142 / 0,389 kWh**

Μάξιμουμ αριθμός φιαλών Bordeaux **0,75 l**²: **30**

Συνολικός όγκος¹: **97 l**


Όγκος: Θήκη κρασιού: **97,0 l**

Κατηγορία θορύβου: **32 db(A) / B SuperSilent**

Κατηγορία κλιματισμού: **SN-ST (+10 °C έως +38 °C)**

Πόρτα: **Θερμομονωμένη γυάλινη πόρτα Προετοιμασμένο για
πλαίσια έτοιμα για πάνελ**

Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ): **87,4 - 89 / 56 - 57 / ελάχιστο 55,0**



Σύστημα ελέγχου

- Οθόνη LC, Ηλεκτρονική αφή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για τις δύο ζώνες κρασιού
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: ακουστικό
- Κλειδωμα για παιδιά

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού




- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Κρυφός μεντεσές πόρτας με περιορισμένη γωνία ανοίγματος

Τμήμα συντήρησης κρασιού

- Ζώνες θερμοκρασίας: 2, ρυθμιζόμενες μεταξύ +5 °C έως +20 °C
- LED Beleuchtung, stufenlos dimmbar, dimmable
- Ράφια από ξύλο οξιός
- Ράφια αποθήκευσης: 4, σε τηλεσκοπικές ράγες: 2, εκ των οποίων κουτιά παρουσίασης: 1
- Ψύξη με ανεμιστήρα, Παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir



[mm]



Βάρος πάνελ

* Απεικόνιση με

WKEgb 582

GrandCru

Τύπος: χωνευτόθερμομονωμένη γυάλινη πόρτα / πλήρως ενσωματωμένη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:

116 / 0,317 kWh

Μάξιμουμ αριθμός φιαλών Bordeaux 0,75 l²:

18

Συνολικός όγκος¹:

47 l

Όγκος:

Θήκη κρασιού: 47,0 l

Κατηγορία θορύβου:

32 db(A) / B SuperSilent

Κατηγορία κλιματισμού:

SN-ST (+10 °C έως +38 °C)

Πόρτα: Μαύρο Θερμομονωμένη γυάλινη πόρτα, χωρίς χερούλι ή πλαίσιο

Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ):

45 - 45,2 / 56 - 57 / ελάχιστο 55,0



Σύστημα ελέγχου

- Οθόνη LC, Ηλεκτρονική αφή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: ακουστικό
- Κλείδωμα για παιδιά

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού


- Κρυφός μεντεσές πόρτας με περιορισμένη γωνία ανοίγματος
- Ανοιγόμενη πόρτα με αρθρωτό άνοιγμα με TipOpen

Τμήμα συντήρησης κρασιού

- Ζώνες θερμοκρασίας: 1, ρυθμιζόμενος μεταξύ +5 °C έως +20 °C
- LED lighting μπορούν να ενεργοποιηθούν μόνιμα, dimmable
- Ράφια από ξύλο οξιάς
- Ράφια αποθήκευσης: 3, σε τηλεσκοπικές ράγες: 2
- Ψύξη με ανεμιστήρα, Παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir



[mm]



* Απεικόνιση με

WKEes 553

GrandCru

Τύπος: Δεν προεξέχει / πλήρως ενσωματωμένη συσκευή

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 138 / 0,378 kWh

Μάξιμουμ αριθμός φιαλών Bordeaux 0,75 l²: 18

Συνολικός όγκος¹: 51 l

Όγκος: Θήκη κρασιού: 51,0 l

Κατηγορία θορύβου: 32 db(A) / B SuperSilent

Κατηγορία κλιματισμού: SN (+10 °C έως +32 °C)

Πόρτα: Θερμομονωμένη γυάλινη πόρτα με πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα, Χειρολαβή με εσοχή

Διαστάσεις κόγχης, σε cm (Υ/Β/Δ): 45 / 56 / ελάχιστο 55,0



Σύστημα ελέγχου


- Οθόνη LC, Ηλεκτρονική αφή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: ακουστικό
- Κλείδωμα για παιδιά

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετatrέψιμο
- Κρυφός μεντεσές πόρτας με περιορισμένη γωνία ανοίγματος

Τμήμα συντήρησης κρασιού

- Ζώνες θερμοκρασίας: 1, ρυθμιζόμενος μεταξύ +5 °C έως +20 °C
- LED lighting μπορούν να ενεργοποιηθούν μόνιμα, dimmable
- Ράφια από ξύλο οξιάς
- Ράφια αποθήκευσης: 3, σε τηλεσκοπικές ράγες: 2
- Ψύξη με ανεμιστήρα, Παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir



* Απεικόνιση με

Πλήρως εντοιχιζόμενα ψυγεία κρασιών
κάτω πάγκου

Τοποθετείται εύκολα κάτω από τον πάγκο

Ύψος κάτω πάγκου

Πρεμιέρα:

Νέο ύψος κάτω πάγκου 86–92 cm

New

Ντιζάιν βάσης

Νέα, μίνιμαλ σχεδίαση βάσης με μικρότερο
πλέγμα αερισμού

Ράβδοι βάσης

Ρυθμιζόμενοι καθ' ύψος ράβδοι βάσης από
ανοξείδωτο ατσάλι

Πέλματα ρύθμισης

Τέσσερα πέλματα ρύθμισης από μπροστά
για εύκολη, βέλτιστη ευθυγράμμιση

Side-by-Side

Σε συνδυασμό με καταψύκτη κάτω πάγκου,
είναι δυνατή η τοποθέτηση Side-by-Side χω-
ρίς τοίχωμα επίπλων

Μοντέλα με πάνελ

- Ως αντικατάσταση με ένα υπάρχον
διακοσμητικό πάνελ
- Σε νέο σχεδιασμό με πρόσοψη κουζίνας
- Με πάνελ από ανοξείδωτο ατσάλι ως
αξεσουάρ (και για τα δύο ύ, χωρίς
λογότυπο /χωρίς χειρολαβή, με
προ-διάτρητες οπές για χειρολαβή)

Μεγαλύτερος χώρος ψύξης



Πλήρως εντοιχιζόμενα ψυγεία κρασιών κάτω πάγκου



Πλήρως εντοιχιζόμενα ψυγεία κρασιών κάτω πάγκου | Βασικός εξοπλισμός

	Vinidor	Vinidor Selection
Ποιότητα	Σταθερή διατήρηση θερμοκρασίας	Σταθερή διατήρηση θερμοκρασίας
	Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασιών σε μία ή δύο ζώνες: +5 °C έως +20 °C	Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασιών σε μία ή δύο ζώνες: +5 °C έως +20 °C
	Σταθερή ένδειξη της πραγματικής θερμοκρασίας σε κάθε ζώνη	Σταθερή ένδειξη της πραγματικής θερμοκρασίας σε κάθε ζώνη
	Διπλοί υαλοπίνακες UV και ασφάλειας (UVProtect)	Τριπλοί υαλοπίνακες UV και ασφάλειας (UVProtect Plus) *
	Αποθήκευση χωρίς κραδασμούς (VibrateSafe)	Αποθήκευση χωρίς κραδασμούς (VibrateSafe)
	Αντικαθιστούμενη μόνωση πόρτας	Αντικαθιστούμενη μόνωση πόρτας
Βέλτιστες κλιματικές συνθήκες	4 πόδια με ρύθμιση ύψους	4 πόδια με ρύθμιση ύψους
	Φίλτρο FreshAir στο διαχωριστικό ζωνών ή στον πίνακα με υπενθύμιση ανταλλαγής	Ρυθμιζόμενη υγρασία χάρη στο HumiditySelect
	Ρύθμιση θερμοκρασίας σε βήματα 1 °C	Φίλτρο FreshAir στο διαχωριστικό ζωνών ή στον πίνακα με υπενθύμιση ανταλλαγής
	Ρύθμιση θερμοκρασίας σε βήματα 1 °C	Ρύθμιση θερμοκρασίας σε βήματα 1 °C
Άνεση και ευελιξία	Διαχωριστικό ζωνών με πλαστικό ράφι φιαλών	Διαχωριστικό ζωνών με πλαστικό ράφι φιαλών
	Μεταλλικά ράφια με ξύλινη πρόσοψη και μηχανισμό αυτόματου κλεισίματος SoftTelescopic	Μηχανισμός απαλού κλεισίματος SoftSystem
	Κάτω συρόμενο ράφι για οριζόντια αποθήκευση	Ξύλινα ράφια FlexFit με μηχανισμό αυτόματου κλεισίματος SoftTelescopic
	Τέσσερα στηρίγματα φιαλών στα μοντέλα μίας ζώνης	Κάτω συρόμενο ράφι για οριζόντια αποθήκευση με μηχανισμό αυτόματου κλεισίματος SoftTelescopic
	Οθόνη: επιλογή ανάμεσα σε 9 γλώσσες (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)	Τέσσερα στηρίγματα φιαλών στα μοντέλα μίας ζώνης
	Οθόνη: επιλογή ανάμεσα σε 12 ή 12 γλώσσες (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/ BG/RU/ZH-CN)	Οθόνη: επιλογή ανάμεσα σε 12 ή 12 γλώσσες (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/ BG/RU/ZH-CN)
Design και Lifestyle	Φωτισμός οροφής LED	LightTower *
	Οθόνη αφής	Οθόνη Touch & Swipe
	Φωτισμός παρουσίασης	Φως παρουσίασης για μοντέλα με γυάλινη πόρτα
	Πόρτα GlassBlack με οριζόντια χωνευτή λαβή	Έτοιμο πάνελ ή πόρτα GlassBlack, TipOpen *
	Χαμηλό επίπεδο θορύβου 34 dB(A)	Χαμηλό επίπεδο θορύβου 34 dB(A)*
Ασφάλεια	TempProtect Plus	TempProtect Plus
	Συναγερμός πόρτας, θερμοκρασίας και διακοπής ρεύματος	Συναγερμός πόρτας, θερμοκρασίας και διακοπής ρεύματος
	Συναγερμός τόσο ακουστικός όσο και οπτικός στην οθόνη, μέσω φωτισμού και ειδοποίηση push χάρη στο SmartDevice **	Συναγερμός τόσο ακουστικός όσο και οπτικός στην οθόνη, μέσω φωτισμού και ειδοποίηση push χάρη στο SmartDevice **
	Κλείδωμα οθόνης	Κλείδωμα οθόνης
Συνδεσιμότητα *	Με δυνατότητα μεταγενέστερης τοποθέτησης	Μηχανική κλειδαριά πόρτας τοποθετημένη εκ των υστέρων σε μοντέλα pr
	Φως παρουσίασης **	Ενσωματωμένο (μοντέλα «i»)
	Ρύθμιση θερμοκρασίας σε βήματα 1 °C **	Φως παρουσίασης για μοντέλα με γυάλινη πόρτα **
	Προβολή και έλεγχος των σχετικών λειτουργιών συσκευής **	Ρύθμιση θερμοκρασίας σε βήματα 1 °C **
	Προβολή και έλεγχος των σχετικών λειτουργιών συσκευής **	Προβολή και έλεγχος των σχετικών λειτουργιών συσκευής **


* μέσω της εφαρμογής SmartDevice

Ο διαφοροποιημένος εξοπλισμός **επισημαίνεται** στην επόμενη υψηλότερη σειρά.

Vinidor


Vinidor Selection

Συμπαγής πόρτα / έτοιμο πάνελ




UWpri 3672

Πόρτα από μαύρο γυαλί / χωνευτή λαβή




UWgb 3631



UWgb 3632

Πόρτα από μαύρο γυαλί




UWgbi 3682




UWgbi 3782


Γυάλινη πόρτα / έτοιμο πάνελ




UWpri 3662



UWpri 3661



UWpri 3762



UWpri 3782

¹ με τη χρήση των τεσσάρων στηριγμάτων για μπουκάλια

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού



Αναδιπλούμενο ράφι για κάθετη αποθήκευση

Για μεγαλύτερη αξιοποίηση του χώρου, το χαμηλότερο πτυσσόμενο ράφι – στην Vinidor Selection, ακόμη και με τον μηχανισμό SoftTelescopic – προσφέρει τη δυνατότητα κάθετης αποθήκευσης έως και τεσσάρων φιαλών.



Η τριπλή προστασία είναι καλύτερη

Χάρη στο UVProtect Plus, όλα τα μοντέλα γυάλινης πόρτας προσφέρουν πρωτοφανή, μοναδική προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία: τρία προστατευτικά στρώματα από φιμέ γυαλί και ένα διπλό στρώμα εναποτιθέμενου μετάλλου (Low-E).



Κατάλληλη για να ταιριάζει σε (σχεδόν) οποιοδήποτε μέγεθος φιάλης

Προσαρμοσμένα ράφια εύκολα: Τα αφαιρούμενα πηγάκια των ξύλινων ραφιών FlexFit επιτρέπουν την τέλεια προσαρμογή για σχεδόν κάθε σχήμα φιάλης. Χάρη στην εξατομικευμένη τοποθέτηση των περσίδων στο πλαίσιο, όλες οι φιάλες αποθηκεύονται με ασφάλεια και με απόσβεση κραδασμών.



SmartDevice

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, να ελέγχετε τη θερμοκρασία και να λαμβάνετε σχετικές πληροφορίες κατάστασης μέσω smartphone. Τα μοντέλα Vinidor Selection είναι ήδη εξοπλισμένα με SmartDevice-Box.



LightTower

Τώρα και στους νέους συντηρητές κρασιών μας κάτω πάγκου: Οι ράβδοι φωτισμού LED και στις δύο πλευρές δημιουργούν μία μοναδική ατμόσφαιρα φωτισμού και την καλύτερη θέαση των κρασιών. Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό είναι ο ρυθμιζόμενος φωτισμός παρουσίασης, ο οποίος αναδεικνύει επιδέξια τα κρασιά.



TipOpen

Ντιζάν και άνεση: Η πόρτα ανοίγει κατά μερικά εκατοστά με ένα πάτημα. Η ιδανική επιλογή για τον σχεδιασμό κουζινών χωρίς λαβές. Σε συνδυασμό με μοντέλα GlassBlack και – τώρα για πρώτη φορά – με ακόμα ένα διακοσμητικό μοντέλο. Εάν δεν ανοίξετε την πόρτα περισσότερο εντός τριών δευτερολέπτων, το SoftSystem την κλείνει πάλι.



Πόρτα με πλαίσιο

Με την πόρτα με πλαίσιο, το ψυγείο κρασιών σας ταιριάζει ξεχωριστά στη διακόσμηση της κουζίνας σας. Ταυτόχρονα, προσφέρει όλα τα πλεονεκτήματα ενός κορυφαίου ψυγείου κρασιών στο εσωτερικό του.



Φίλτρο άνθρακα FreshAir

Το φίλτρο ενεργού άνθρακα δεσμεύει τις οσμές κάθε είδους, διασφαλίζοντας έτσι ότι το μπουκέτο του κρασιού σας παραμένει αναλλοίωτο. Η συσκευή σας υπενθυμίζει κάθε έξι μήνες να αλλάξετε το φίλτρο, κάτι που μπορείτε πολύ εύκολα να κάνετε μόνοι σας.



GlassBlack με οριζόντια χωνευτή λαβή

Η πόρτα GlassBack με οριζόντια χωνευτή λαβή συνδυάζει λειτουργικότητα και κομψότητα: επιτρέπει εύκολη και διαισθητική πρόσβαση στη συλλογή κρασιών σας και προσδίδει στο σπίτι σας ένα έξτρα μοντέρνο ντιζάιν.



Οθόνη αφής

Ο υψηλής ποιότητας σχεδιασμός της οθόνης αφής υγρών κρυστάλλων επιτρέπει την εύκολη επιλογή όλων των λειτουργιών. Τα στοιχεία του μενού έχουν σαφή διάταξη και αρκεί ένα απαλό πάτημα με το δάχτυλό σας για να τα επιλέξετε.



Οθόνη Touch & Swipe

Αναβαθμίστε την εμπειρία κρασιού σας με τον έξυπνο έγχρωμο πίνακα στοιχείων ελέγχου αφής και συρσίματος, που επιτρέπει την ακριβή προσαρμογή των ρυθμίσεων θερμοκρασίας για βέλτιστες συνθήκες.

UWgbi 3782

Vinidor Selection

Τύπος: Πόρτα πάνω στην πόρτα / Συσκευή κάτω από τον πάγκο

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	83 / 0,227 kWh
Μάξιμουμ αριθμός φιαλών Bordeaux 0,75 l ² :	38
Συνολικός όγκος ¹ :	104 l
Όγκος:	Θήκη κρασιού: 104,3 l
Κατηγορία θορύβου:	32 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-ST (+10 °C έως +38 °C)
Πόρτα:	Μαύρο Θερμομονωμένη γυάλινη πόρτα, χωρίς χερούλι ή πλαίσιο
Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ):	86 - 92 / 60 / ελάχιστο 56,5

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	Light Tower	Presentation Light
Soft System	Tip Open	Super Silent	Touch & Swipe Display	Smart Device	Fresh Air		

Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4"
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για τις δύο ζώνες κρασιού
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός
- Κλείδωμα για παιδιά

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού



- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός και πίσω
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας
- TipOpen

Τμήμα συντήρησης κρασιού

- Ζώνες θερμοκρασίας: 2, ρυθμιζόμενες μεταξύ +5 °C έως +20 °C
- Ράφια αποθήκευσης: 5, σε τηλεσκοπικές ράγες: 4
- Ψύξη με ανεμιστήρα, Παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ρύθμιση της υγρασίας, μέσω διακοπτόμενου εξαερισμού, σε δύο επίπεδα



[mm]



UWpri 3782

Vinidor Selection

Τύπος: **Πόρτα πάνω στην πόρτα / ενσωματώσιμη συσκευή**
κάτω από τον πάγκο

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	106 / 0,290 kWh
Μάξιμουμ αριθμός φιαλών Bordeaux 0,75 l ² :	38
Συνολικός όγκος ¹ :	101 l
Όγκος:	Θήκη κρασιού: 101,8 l
Κατηγορία θορύβου:	34 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-ST (+10 °C έως +38 °C)
Πόρτα:	Θερμομονωμένη γυάλινη πόρτα Προετοιμασμένο για πλαίσια έτοιμα για πάνελ
Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ):	86 - 92 / 60 / ελάχιστο 56,5

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	Light Tower	Presentation Light
Soft System	Tip Open	Super Silent	Touch & Swipe Display	Smart Device	Fresh Air		

Σύστημα ελέγχου


- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4"
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για τις δύο ζώνες κρασιού
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός
- Κλείδωμα για παιδιά

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός και πίσω
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας
- TipOpen

Τμήμα συντήρησης κρασιού

- Ζώνες θερμοκρασίας: 2, ρυθμιζόμενες μεταξύ +5 °C έως +20 °C
- Ράφια αποθήκευσης: 5, σε τηλεσκοπικές ράγες: 4
- Ψύξη με ανεμιστήρα, Παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ρύθμιση της υγρασίας, μέσω διακοπόμενου εξαερισμού, σε δύο επίπεδα



UWpri 3762

Vinidor Selection

Τύπος: Πόρτα πάνω στην πόρτα / ενσωματώσιμη συσκευή
κάτω από τον πάγκο

Ενεργειακή κλάση:	A
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	105 / 0,287 kWh
Μάξιμουμ αριθμός φιαλών Bordeaux 0,75 l ² :	38
Συνολικός όγκος ¹ :	101 l
Όγκος:	Θήκη κρασιού: 101,1 l
Κατηγορία θορύβου:	34 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-ST (+10 °C έως +38 °C)
Πόρτα:	Θερμομονωμένη γυάλινη πόρτα Προετοιμασμένο για πλαίσια έτοιμα για πάνελ
Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ):	86 - 92 / 60 / ελάχιστο 56,5

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	UV Protect	Flex Fit	Vibrate Safe	Soft System	Super Silent
Touch & Swipe Display	Smart Device	Fresh Air	Presentation Light				

Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4"
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για τις δύο ζώνες κρασιού
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός
- Κλείδωμα για παιδιά

Τμήμα συντήρησης κρασιού

- Ζώνες θερμοκρασίας: 2, ρυθμιζόμενες μεταξύ +5 °C έως +20 °C
- μπορούν να ενεργοποιηθούν μόνιμα, dimmable
- Ράφια αποθήκευσης: 5, σε τηλεσκοπικές ράγες: 4


- Ψύξη με ανεμιστήρα, Παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ρύθμιση της υγρασίας, μέσω διακοπτόμενου εξαερισμού, σε δύο επίπεδα

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός και πίσω
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας



[mm]



UWpri 3761

Vinidor Selection

Τύπος: **Πόρτα πάνω στην πόρτα / ενσωματώσιμη συσκευή κάτω από τον πάγκο**

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	106 / 0,290 kWh
Μάξιμουμ αριθμός φιαλών Bordeaux 0,75 l ² :	44
Συνολικός όγκος ¹ :	114 l
Όγκος:	Θήκη κρασιού: 114,4 l
Κατηγορία θορύβου:	34 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-ST (+10 °C έως +38 °C)
Πόρτα:	Θερμομονωμένη γυάλινη πόρτα Προετοιμασμένο για πλαίσια έτοιμα για πάνελ
Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ):	86 - 92 / 60 / ελάχιστο 56,5

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	UV Protect	Flex Fit	Vibrate Safe	Soft System	Super Silent
Touch & Swipe Display	Smart Device	Fresh Air	Presentation Light				

Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4"
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός
- Κλειδωμά για παιδιά

διακοπτόμενου εξαρτισμού, σε δύο επίπεδα

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού


- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός και πίσω
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μεσαίο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας

Τμήμα συντήρησης κρασιού

- Ζώνες θερμοκρασίας: 1, ρυθμιζόμενος μεταξύ +5 °C έως +20 °C
- μπορούν να ενεργοποιηθούν μόνιμα, dimmable
- Ράφια αποθήκευσης: 5, σε τηλεσκοπικές ράγες: 5
- Ψύξη με ανεμιστήρα, Παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ρύθμιση της υγρασίας, μέσω



[mm]



UWgbi 3682

Vinidor Selection

Τύπος: Πόρτα πάνω στην πόρτα / Συσκευή κάτω από τον πάγκο

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	83 / 0,227 kWh
Μάξιμουμ αριθμός φιαλών Bordeaux 0,75 l ² :	32
Συνολικός όγκος ¹ :	95 l
Όγκος:	Θήκη κρασιού: 95,3 l
Κατηγορία θορύβου:	32 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-ST (+10 °C έως +38 °C)
Πόρτα:	Μαύρο Θερμομονωμένη γυάλινη πόρτα, χωρίς χερούλι ή πλαίσιο
Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ):	82 - 88 / 60 / ελάχιστο 56,5

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	Light Tower	Presentation Light
Soft System	Tip Open	Super Silent	Touch & Swipe Display	Smart Device	Fresh Air		

Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4"
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για τις δύο ζώνες κρασιού
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός
- Κλειδωμα για παιδιά


- ### Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός και πίσω
 - Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
 - Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας
 - TipOpen

Τμήμα συντήρησης κρασιού

- Ζώνες θερμοκρασίας: 2, ρυθμιζόμενες μεταξύ +5 °C έως +20 °C
- Ράφια αποθήκευσης: 5, σε τηλεσκοπικές ράγες: 4
- Ψύξη με ανεμιστήρα, Παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ρύθμιση της υγρασίας, μέσω διακοπόμενου εξερισμού, σε δύο επίπεδα



[mm]



UWpri 3672

Vinidor Selection

82-88

Τύπος: **Πόρτα πάνω στην πόρτα / ενσωματώσιμη συσκευή κάτω από τον πάγκο**

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	66 / 0,180 kWh
Μάξιμουμ αριθμός φιαλών Bordeaux 0,75 l ² :	32
Συνολικός όγκος ¹ :	92 l
Όγκος:	Θήκη κρασιού: 92,6 l
Κατηγορία θορύβου:	34 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα:	Θερμομονωμένη γυάλινη πόρτα Προετοιμασμένο για πλαίσια έτοιμα για πάνελ
Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ):	82 - 88 / 60 / ελάχιστο 56,5

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Soft System	Tip Open	Super Silent
Touch & Swipe Display	Smart Device	Fresh Air					

Σύστημα ελέγχου


- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4"
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για τις δύο ζώνες κρασιού
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός
- Κλείδωμα για παιδιά

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός και πίσω
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας
- TipOpen

Τμήμα συντήρησης κρασιού

- Ζώνες θερμοκρασίας: 2, ρυθμιζόμενες μεταξύ +5 °C έως +20 °C
- Ράφια αποθήκευσης: 5, σε τηλεσκοπικές ράγες: 4
- Ψύξη με ανεμιστήρα, Παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ρύθμιση της υγρασίας, μέσω διακοπόμενου εξαερισμού, σε δύο επίπεδα



Σημείωση:

Διάταξη πόρτας επίπλου στην πόρτα της συσκευής (διάταξη σταθερής πόρτας). Δεν απαιτούνται μεντεσέδες επίπλων.

UWpri 3662

Vinidor Selection

Τύπος: Πόρτα πάνω στην πόρτα / ενσωματώσιμη συσκευή
κάτω από τον πάγκο

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	104 / 0,284 kWh
Μάξιμου αριθμός φιαλών Bordeaux 0,75 l ² :	32
Συνολικός όγκος ¹ :	92 l
Όγκος:	Θήκη κρασιού: 92,4 l
Κατηγορία θορύβου:	34 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-ST (+10 °C έως +38 °C)
Πόρτα:	Θερμομονωμένη γυάλινη πόρτα Προετοιμασμένο για πλαίσια έτοιμα για πάνελ
Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ):	82 - 88 / 60 / ελάχιστο 56,5

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	UV Protect	Flex Fit	Vibrate Safe	Soft System	Super Silent
Touch & Swipe Display	Smart Device	Fresh Air	Presentation Light				

Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4"
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για τις δύο ζώνες κρασιού
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός
- Κλειδωμά για παιδιά

Τμήμα συντήρησης κρασιού

- Ζώνες θερμοκρασίας: 2, ρυθμιζόμενες μεταξύ +5 °C έως +20 °C
- μπορούν να ενεργοποιηθούν μόνιμα, dimmable
- Ράφια αποθήκευσης: 5, σε τηλεσκοπικές ράγες: 4


- Ψύξη με ανεμιστήρα, Παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ρύθμιση της υγρασίας, μέσω διακοπτόμενου εξαερισμού, σε δύο επίπεδα

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός και πίσω
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας



[mm]



UWpri 3661

Vinidor Selection

Τύπος: **Πόρτα πάνω στην πόρτα / ενσωματώσιμη συσκευή**
κάτω από τον πάγκο

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	106 / 0,290 kWh
Μάξιμουμ αριθμός φιαλών Bordeaux 0,75 l ² :	44
Συνολικός όγκος ¹ :	107 l
Όγκος:	Θήκη κρασιού: 107,2 l
Κατηγορία θορύβου:	34 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-ST (+10 °C έως +38 °C)
Πόρτα:	Θερμομονωμένη γυάλινη πόρτα Προετοιμασμένο για πλαίσια έτοιμα για πάνελ
Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ):	82 - 88 / 60 / ελάχιστο 56,5

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	UV Protect	Flex Fit	Vibrate Safe	Soft System	Super Silent
Touch & Swipe Display	Smart Device	Fresh Air	Presentation Light				

Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4"
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός
- Κλειδίωμα για παιδιά


διακοπτόμενου εξαρτισμού, σε δύο επίπεδα

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός και πίσω
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετatrέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας

Τμήμα συντήρησης κρασιού

- Ζώνες θερμοκρασίας: 1, ρυθμιζόμενος μεταξύ +5 °C έως +20 °C
- μπορούν να ενεργοποιηθούν μόνιμα , dimmable
- Ράφια αποθήκευσης: 4, σε τηλεσκοπικές ράγες: 4
- Ψύξη με ανεμιστήρα, Παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ρύθμιση της υγρασίας, μέσω



Ψυγείο κρασιών κατάλληλο για εγκατάσταση κάτω από τον πάγκο για μετρίασμό κρασιών

UWgb 3632

Vinidor

82-88

Τύπος: Πόρτα πάνω στην πόρτα / Συσσκευή κάτω από τον πάγκο

Ενεργειακή κλάση:	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	105 / 0,287 kWh
Μάξιμουμ αριθμός φιαλών Bordeaux 0,75 l ² :	32
Συνολικός όγκος ¹ :	98 l
Όγκος:	Θήκη κρασιού: 98,2 l
Κατηγορία θορύβου:	36 db(A) / C
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-ST (+10 °C έως +38 °C)
Πόρτα: Μαύρο Θερμομονωμένη γυάλινη πόρτα, χωρίς χερούλι ή πλαίσιο	
Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ):	82 - 88 / 60 / ελάχιστο 56,5



Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC, Ηλεκτρονική αφής
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας για τις δύο ζώνες κρασιού
- SmartDeviceBox: ως προαιρετικό εξάρτημα
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός
- Κλείδωμα για παιδιά

- Ψύξη με ανεμιστήρα, Παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ρύθμιση της υγρασίας, μέσω διακοπτόμενου εξαερισμού, σε δύο επίπεδα

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού


- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός και πίσω
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας

Τμήμα συντήρησης κρασιού

- Ζώνες θερμοκρασίας: 2, ρυθμιζόμενες μεταξύ +5 °C έως +20 °C
- μπορούν να ενεργοποιηθούν μόνιμα, dimmable
- Ράφια αποθήκευσης: 5, σε τηλεσκοπικές ράγες: 3



[mm]



UWgb 3631

Vinidor

82-88

Τύπος: Πόρτα πάνω στην πόρτα / Συσκευή κάτω από τον πάγκο

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:

106 / 0,290 kWh

Μάξιμουμ αριθμός φιαλών Bordeaux 0,75 l²:

44

Συνολικός όγκος¹:

110 l

Όγκος:

Θήκη κρασιού: 110,8 l

Κατηγορία θορύβου:

36 db(A) / C

Κατηγορία κλιματισμού:

SN-ST (+10 °C έως +38 °C)

Πόρτα: Μαύρο Θερμομονωμένη γυάλινη πόρτα, χωρίς χερούλι ή πλαίσιο

Διαστάσεις κόγχης σε cm (Υ/Β/Δ):

82 - 88 / 60 / ελάχιστο 56,5



Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC, Ηλεκτρονική αφή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox: ως προαιρετικό εξάρτημα
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός
- Κλειδωμά για παιδιά

Τμήμα συντήρησης κρασιού

- Ζώνες θερμοκρασίας: 1, ρυθμιζόμενος μεταξύ +5 °C έως +20 °C
- μπορούν να ενεργοποιηθούν μόνιμα, dimmable
- Ράφια αποθήκευσης: 4, σε τηλεσκοπικές ράγες: 3


- Ψύξη με ανεμιστήρα, Παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ρύθμιση της υγρασίας, μέσω διακοπτόμενου εξαερισμού, σε δύο επίπεδα

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός και πίσω
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας



[mm]





Ελεύθερα ψυγεία κρασιών



Συσκευές συντήρησης κρασιών

Μοναδικά χαρακτηριστικά



TempProtect Plus

Χάρη στο TempProtect Plus, μπορείτε να είστε πάντα ήσυχοι ότι τα κρασιά σας προστατεύονται από τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, καθώς ο κλιματιζόμενος θάλαμος κρασιού μετρά διαρκώς τη θερμοκρασία με δύο αισθητήρες θερμοκρασίας.



HumiditySelect

Για να διατηρούνται οι φελλοί σε καλή κατάσταση, η υγρασία στην οθόνη μπορεί να ρυθμιστεί σε δύο επίπεδα: «Τυπική υγρασία» ή «Υψηλή υγρασία». Αυτό έχει νόημα για το κρασί, επειδή η βέλτιστη υγρασία εξασφαλίζει ότι οι φελλοί παραμένουν υγροί και διατηρούν τις φιάλες σας ερμητικά κλειστές.



UVProtect Plus

Ιδανική προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία για μακροχρόνια αποθήκευση και διατήρηση θερμοκρασίας: Το φιμέ γυαλί και η διπλή επίστρωση μετάλλου με τεχνολογία εναπόθεσης υπό κενό προσφέρουν στο κρασί σας εξαιρετικά αποτελεσματική προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία.



eDoorLock

Αν υπάρχει κάτι στη ζωή για το οποίο μπορείτε να είστε σίγουροι, είναι το κρασί σας. Η ηλεκτρική κλειδαριά της πόρτας φροντίζει για αυτό – ξεκλειδώνει με την εισαγωγή ενός PIN, αποτρέποντας έτσι τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Αυξάνει επίσης την απόδοση, καθώς αυτή η εύχρηστη μέθοδος ξεκλειδώματος σας επιτρέπει να ανοίγετε την πόρτα πιο γρήγορα. Θέλετε ακόμα περισσότερη ασφάλεια; Με την εφαρμογή SmartDevice είστε διαρκώς ενημερωμένοι για το εάν η πόρτα είναι ανοιχτή ή κλειστή.



Ξύλινα ράφια FlexFit

Εύκολη προσαρμογή ραφιών: Τα ρυθμιζόμενα ξύλινα προφίλ των ραφιών αποθήκευσης FlexFit σας επιτρέπουν να επιτυγχάνετε την τέλεια εφαρμογή για κάθε φιάλη – ακόμα μεγέθους Magnum. Ως αποτέλεσμα, η συλλογή κρασιών σας θα φαίνεται πιο τακτοποιημένη από ποτέ και δεν χρειάζεται να ανησυχείτε πλέον για την περιστασιακή διαρροή κόκκινου κρασιού, καθώς τα λεκιασμένα προφίλ μπορούν απλά να αντικατασταθούν.



BlackSteel στον εσωτερικό χώρο

Το ιδανικό φόντο για τη συλλογή κρασιών σας: ένα πίσω πάνελ σε BlackSteel. Το εντυπωσιακό μαύρο ανοξείδωτο ατσάλι προσθέτει αυτό το «κάτι ξεχωριστό» στο εσωτερικό του κλιματιζόμενου συντηρητή κρασιού. Ωστόσο, η εμφάνιση είναι μόνο ένα από τα πλεονεκτήματά του. Το πίσω τοίχωμα εξασφαλίζει επίσης ισορροπημένη κυκλοφορία αέρα και τέλεια ελεγχόμενη υγρασία.



SommelierBoard

Προσθέστε κομψότητα στον χώρο σας, με το SommelierBoard. Παρουσιάστε το κρασί, τα ποτήρια, την κανάτα και τα σκεύη σας με στυλ. Αυτά τα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν ενσωματωμένο κουτί αποθήκευσης για τον χώρο σερβιρίσματός του.



VibrateSafe

Το κρασί χρειάζεται την ηρεμία του. Γι' αυτό, οι κλιματιζόμενοι συντηρητές κρασιού εγγυώνται ήπια αποθήκευση με ιδιαίτερα αθόρυβους συμπιεστές, ειδικά σχεδιασμένους από τη Liebherr, και σταθερά ξύλινα ράφια από μασίφ ξύλο οξιάς. Αυτό επιτρέπει στο κρασί να ωριμάζει ανενόχλητο.



LightTower

Ζήστε τη μαγεία του φωτισμού στις συσκευές μας με γυάλινη πόρτα. Δύο κάθετοι πύργοι LED φωτίζουν τις φιάλες κρασιού σας σαν έργα τέχνης. Η ένταση είναι δική σας επιλογή.



Φίλτρο άνθρακα FreshAir

Για να διασφαλίσετε ότι το κρασί σας μπορεί να ωριμάσει με τη βέλτιστη ποιότητα αέρα, όλοι οι κλιματιζόμενοι συντηρητές κρασιού Liebherr διαθέτουν φίλτρο ενεργού άνθρακα που δεσμεύει αξιόπιστα τις οσμές κάθε είδους. Αυτό σημαίνει ότι το κρασί σας θα διατηρείται αναλλοίωτο. Για να βεβαιωθείτε ότι θα παραμείνει ως έχει, η Liebherr σας υπενθυμίζει κάθε 6 μήνες να αλλάζετε το φίλτρο, κάτι που μπορείτε πολύ εύκολα να κάνετε μόνοι σας.



Ασφάλεια

Η προστασία μιας συλλογής κρασιών υψηλής ποιότητας απαιτεί υπευθυνότητα. Γι' αυτό, οι συντηρητές κρασιών πολλαπλών ζωνών θερμοκρασίας της εταιρείας μας είναι εξοπλισμένοι με ένα ολοκληρωμένο σύστημα ασφαλείας. Οι εξελιγμένες λειτουργίες συναγερμού γίνονται αντιληπτικές ακουστικά και οπτικά προτού καταστραφεί το κρασί.



SmartDeviceBox, τοποθετούμενο εκ των υστέρων

Ο κλιματιζόμενος συντηρητής κρασιού μπορεί να ενσωματωθεί εύκολα σε ένα δίκτυο με το SmartDeviceBox. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να αλλάζετε τις ρυθμίσεις μέσω smartphone ή να ελέγχετε τη θερμοκρασία και να λαμβάνετε σχετικές ενημερώσεις για την κατάσταση.



WPgbi 7483 Vinidor Selection



← 70 →

WPGbi 7483

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: 144 / 0,394 kWh

Μάξιμουμ αριθμός φιαλών Bordeaux 0,75 l²: 149

Συνολικός όγκος¹: 561 l

Όγκος: Θήκη κρασιού: 561,9 l

Κατηγορία θορύβου: 35 db(A) / B SuperSilent

Κατηγορία κλιματισμού: SN-ST (+10 °C έως +38 °C)

Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα: Θερμομονωμένη γυάλινη πόρτα, Πλαίσιο / Μεταλλικό μαύρο (BlackSteel)

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ): 201,3 / 69,7 / 76,4

3 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Sommelier Board	Vibrate Safe
Glass & Steel Interior	Light Tower	Presentation Light	Soft Telescopic Rails	Super Silent	Smart Device		

Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4"
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός
- Κλείδωμα για παιδιά

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Κάθετα Χωνευτή λαβή
- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μεσαίο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας
- Κλειδαριά

Τμήμα συντήρησης κρασιού

- Ζώνες θερμοκρασίας: 3, ρυθμιζόμενες μεταξύ +5 °C έως +20 °C
- Ράφια από ξύλο οξιάς
- Ράφια αποθήκευσης: 11, σε τηλεσκοπικές ράγες: 8, εκ των οποίων κουτιά παρουσίασης: 1
- Ψύξη με ανεμιστήρα, Παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ρύθμιση της υγρασίας, μέσω διακοπόμενου εξαερισμού, σε δύο επίπεδα



SommelierBoard

Προσθέστε κομψότητα στον χώρο σας, με το SommelierBoard. Αυτό το εκλεπτυσμένο σετ παρουσιάζει όλο το κρασί, τα ποτήρια, την κανάτα και τα σκεύη σας με έναν εκλεπτυσμένο τρόπο. Όχι μόνο φαίνεται εκπληκτικό, αλλά προσφέρει επίσης πρακτικότητα με το ενσωματωμένο κουτί αποθήκευσης και την ειδική επιφάνεια εργασίας για το άνοιγμα και το σερβίρισμα κρασιού.



Ξύλινα ράφια FlexFit

Εύκολη προσαρμογή ραφιών: Τα ρυθμιζόμενα ξύλινα προφίλ των ραφιών αποθήκευσης FlexFit σας επιτρέπουν να επιτυγχάνετε την τέλεια εφαρμογή για κάθε φιάλη – ακόμα μεγέθους Magnum. Ως αποτέλεσμα, η συλλογή κρασιών σας θα φαίνεται πιο τακτοποιημένη από ποτέ και δεν χρειάζεται να ανησυχείτε πλέον για την περιστασιακή διαρροή κόκκινου κρασιού, καθώς τα λεκιασμένα προφίλ μπορούν απλά να αντικατασταθούν.

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι γενικά και κάθε μοντέλο μπορεί να τα διαθέτει ή όχι.

Συντηρητής κρασιών πολλαπλών ζωνών θερμοκρασίας



WPgbi 7473

Ενεργειακή κλάση:	A F
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	144 / 0,394 kWh
Μάξιμουμ αριθμός φιαλών Bordeaux 0,75 l ² :	182
Συνολικός όγκος ¹ :	561 l
Όγκος:	Θήκη κρασιού: 561,9 l
Κατηγορία θορύβου:	35 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-ST (+10 °C έως +38 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	Θερμομονωμένη γυάλινη πόρτα, Πλαίσιο / Μεταλλικό μαύρο (BlackSteel)
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	201,3 / 69,7 / 76,4

3 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	Glass & Steel Interior
Light Tower	Presentation Light	Soft Telescopic Rails	Super Silent	Smart Device			

Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4"
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός
- Κλείδωμα για παιδιά

Τμήμα συντήρησης κρασιού

- Ζώνες θερμοκρασίας: 3, ρυθμιζόμενες μεταξύ +5 °C έως +20 °C
- Ράφια από ξύλο οξιάς
- Ράφια αποθήκευσης: 12, σε τηλεσκοπικές ράγες: 9
- Ψύξη με ανεμιστήρα, Παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ρύθμιση της υγρασίας, μέσω διακοπόμενου εξαερισμού, σε δύο επίπεδα

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Κάθετα Χωνευτή λαβή
- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μεσατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας
- Κλειδαριά



WPgbi 7472

Ενεργειακή κλάση:	A F
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	145 / 0,397 kWh
Μάξιμουμ αριθμός φιαλών Bordeaux 0,75 l ² :	204
Συνολικός όγκος ¹ :	575 l
Όγκος:	Θήκη κρασιού: 575,3 l
Κατηγορία θορύβου:	35 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-ST (+10 °C έως +38 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	Θερμομονωμένη γυάλινη πόρτα, Πλαίσιο / Μεταλλικό μαύρο (BlackSteel)
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	201,3 / 69,7 / 76,4

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	Glass & Steel Interior
Light Tower	Presentation Light	Soft Telescopic Rails	Super Silent	Smart Device			

Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4"
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός
- Κλείδωμα για παιδιά

Τμήμα συντήρησης κρασιού

- Ζώνες θερμοκρασίας: 2, ρυθμιζόμενες μεταξύ +5 °C έως +20 °C
- Ράφια από ξύλο οξιάς
- Ράφια αποθήκευσης: 10, σε τηλεσκοπικές ράγες: 8
- Ψύξη με ανεμιστήρα, Παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ρύθμιση της υγρασίας, μέσω διακοπόμενου εξαερισμού, σε δύο επίπεδα

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Κάθετα Χωνευτή λαβή
- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μεσατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας
- Κλειδαριά



WPgbi 5283

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	126 / 0,345 kWh
Μάξιμουμ αριθμός φιαλών Bordeaux 0,75 l ² :	85
Συνολικός όγκος ¹ :	357 l
Όγκος:	Θήκη κρασιού: 357,8 l
Κατηγορία θορύβου:	35 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-ST (+10 °C έως +38 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	Θερμομονωμένη γυάλινη πόρτα, Πλαίσιο / Μεταλλικό μαύρο (BlackSteel)
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	185,4 / 59,7 / 67,8

3 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Sommelier Board	Vibrate Safe
Black & Steel interior	Light Tower	Presentation Light	Soft Telescopic Rails	Super Silent	Smart Device		

Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4"
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός
- Κλείδωμα για παιδιά

Τμήμα συντήρησης κρασιού

- Ζώνες θερμοκρασίας: 3, ρυθμιζόμενες μεταξύ +5 °C έως +20 °C
- Ράφια από ξύλο οξιάς
- Ράφια αποθήκευσης: 10, σε τηλεσκοπικές ράγες: 7, εκ των οποίων κουτιά παρουσίασης: 1
- Ψύξη με ανεμιστήρα, Παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ρύθμιση της υγρασίας, μέσω διακοπόμενου εξαερισμού, σε δύο επίπεδα

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Κάθετα Χωνευτή λαβή
- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας
- Κλειδαριά



WPgbi 5273

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	126 / 0,345 kWh
Μάξιμουμ αριθμός φιαλών Bordeaux 0,75 l ² :	104
Συνολικός όγκος ¹ :	357 l
Όγκος:	Θήκη κρασιού: 357,8 l
Κατηγορία θορύβου:	35 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-ST (+10 °C έως +38 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	Θερμομονωμένη γυάλινη πόρτα, Πλαίσιο / Μεταλλικό μαύρο (BlackSteel)
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	185,4 / 59,7 / 67,8

3 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	Black & Steel interior
Light Tower	Presentation Light	Soft Telescopic Rails	Super Silent	Smart Device			

Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4"
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός
- Κλείδωμα για παιδιά

Τμήμα συντήρησης κρασιού

- Ζώνες θερμοκρασίας: 3, ρυθμιζόμενες μεταξύ +5 °C έως +20 °C
- Ράφια από ξύλο οξιάς
- Ράφια αποθήκευσης: 11, σε τηλεσκοπικές ράγες: 8
- Ψύξη με ανεμιστήρα, Παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ρύθμιση της υγρασίας, μέσω διακοπόμενου εξαερισμού, σε δύο επίπεδα

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Κάθετα Χωνευτή λαβή
- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας
- Κλειδαριά

Συντηρητής κρασιών πολλαπλών ζωνών θερμοκρασίας



WPgbi 5272

Ενεργειακή κλάση:	A F
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	127 / 0,347 kWh
Μάξιμουμ αριθμός φιαλών Bordeaux 0,75 l ² :	106
Συνολικός όγκος ¹ :	367 l
Όγκος:	Θήκη κρασιού: 367,7 l
Κατηγορία θορύβου:	35 db(A) / B SuperSilent
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-ST (+10 °C έως +38 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	Θερμομονωμένη γυάλινη πόρτα, Πλαίσιο / Μεταλλικό μαύρο (BlackSteel)
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	185,4 / 59,7 / 67,8

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	Smart Device
Light Tower	Presentation Light	Soft Telescopic Rails	Super Silent	Smart Device			

Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4"
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός
- Κλειδωμα για παιδιά

Τμήμα συντήρησης κρασιού

- Ζώνες θερμοκρασίας: 2, ρυθμιζόμενες μεταξύ +5 °C έως +20 °C
- Ράφια από ξύλο οξιάς
- Ράφια αποθήκευσης: 10, σε τηλεσκοπικές ράγες: 8
- Ψύξη με ανεμιστήρα, Παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ρύθμιση της υγρασίας, μέσω διακοπτόμενου εξαερισμού, σε δύο επίπεδα

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Κάθετα Χωνευτή λαβή
- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας
- Κλειδαριά



WPbsi 5252

Ενεργειακή κλάση:	A F
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	127 / 0,347 kWh
Μάξιμουμ αριθμός φιαλών Bordeaux 0,75 l ² :	155
Συνολικός όγκος ¹ :	367 l
Όγκος:	Θήκη κρασιού: 367,6 l
Κατηγορία θορύβου:	37 db(A) / C
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-ST (+10 °C έως +38 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	Θερμομονωμένη γυάλινη πόρτα, Πλαίσιο / Μεταλλικό μαύρο (BlackSteel)
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	185,4 / 59,7 / 67,5

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Presentation Light	Presentation Tower
Smart Device							

Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" στην πόρτα
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός
- Κλειδωμα για παιδιά

Τμήμα συντήρησης κρασιού

- Ζώνες θερμοκρασίας: 2, ρυθμιζόμενες μεταξύ +5 °C έως +20 °C
- μπορούν να ενεργοποιηθούν μόνιμα , dimmable
- Ρυθμιζόμενο ύψος Ράφια από ξύλο οξιάς
- Ράφια αποθήκευσης: 8, εκ των οποίων κουτιά παρουσίασης: 1
- Ψύξη με ανεμιστήρα, Παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ρύθμιση της υγρασίας, μέσω διακοπτόμενου εξαερισμού, σε δύο

επίπεδα

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας
- Κλειδαριά



WSbsi 5252

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	100 / 0,273 kWh
Μάξιμουμ αριθμός φιαλών Bordeaux 0,75 l ² :	155
Συνολικός όγκος ¹ :	349 l
Όγκος:	Θήκη κρασιού: 349,9 l
Κατηγορία θορύβου:	37 db(A) / C
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	Μεταλλικό μαύρο (BlackSteel) / Μεταλλικό μαύρο (BlackSteel)
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	185,4 / 59,7 / 67,5



Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" στην πόρτα
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός
- Κλείδωμα για παιδιά

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας
- Κλειδαριά

Τμήμα συντήρησης κρασιού

- Ζώνες θερμοκρασίας: 2, ρυθμιζόμενες μεταξύ +5 °C έως +20 °C
- Ρυθμιζόμενο ύψος Ράφια από ξύλο οξιάς
- Ράφια αποθήκευσης: 8, εκ των οποίων κουτιά παρουσίασης: 1
- Ψύξη με ανεμιστήρα, Παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ρύθμιση της υγρασίας, μέσω διακοπόμενου εξαερισμού, σε δύο επίπεδα



WPbsi 5052

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	123 / 0,336 kWh
Μάξιμουμ αριθμός φιαλών Bordeaux 0,75 l ² :	131
Συνολικός όγκος ¹ :	319 l
Όγκος:	Θήκη κρασιού: 319,9 l
Κατηγορία θορύβου:	37 db(A) / C
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-ST (+10 °C έως +38 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	Θερμομονωμένη γυάλινη πόρτα, Πλαίσιο / Μεταλλικό μαύρο (BlackSteel)
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	165,4 / 59,7 / 67,5



Σύστημα ελέγχου

- Έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" στην πόρτα
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός
- Κλείδωμα για παιδιά

Επίπεδα

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Λαβές μεταφοράς εμπρός και πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας
- Κλειδαριά

Τμήμα συντήρησης κρασιού

- Ζώνες θερμοκρασίας: 2, ρυθμιζόμενες μεταξύ +5 °C έως +20 °C
- μπορούν να ενεργοποιηθούν μόνιμα, dimmable
- Ρυθμιζόμενο ύψος Ράφια από ξύλο οξιάς
- Ράφια αποθήκευσης: 7, εκ των οποίων κουτιά παρουσίασης: 1
- Ψύξη με ανεμιστήρα, Παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ρύθμιση της υγρασίας, μέσω διακοπόμενου εξαερισμού, σε δύο

Ελεύθεροι θάλαμοι συντήρησης κρασιών | Βασικός εξοπλισμός

	GrandCru	GrandCru Selection
Ποιότητα	Σταθερή διατήρηση θερμοκρασίας	Σταθερή διατήρηση θερμοκρασίας
	Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας σε μία ζώνη: +5 °C έως +20 °C	Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας σε μία ζώνη: +5 °C έως +20 °C
	Μόνιμη ένδειξη της πραγματικής θερμοκρασίας	Μόνιμη ένδειξη της πραγματικής θερμοκρασίας
	Τριπλοί υαλοπίνακες UV και ασφάλειας / UVProtect Plus	Τριπλοί υαλοπίνακες UV και ασφάλειας / UVProtect Plus
	Αποθήκευση με αντίσταση στους κραδασμούς / VibrateSafe	Αποθήκευση με αντίσταση στους κραδασμούς / VibrateSafe
	Μέγιστη χωρητικότητα φιαλών χάρη στην τοποθέτηση διπλού προσανατολισμού	Μέγιστη χωρητικότητα φιαλών χάρη στην τοποθέτηση διπλού προσανατολισμού
	Αντικαθιστούμενο λάστιχο πόρτας	Αντικαθιστούμενο λάστιχο πόρτας
	2 πέλματα ρυθμιζόμενα καθ' ύψος	2 πέλματα ρυθμιζόμενα καθ' ύψος
Ευχάριστο κλίμα	Ρυθμιζόμενη υγρασία χάρη στο HumiditySelect	Δυνατότητα ρύθμισης υγρασίας χάρη στο HumidityControl
		Ένδειξη πραγματικής υγρασίας αέρα
	1 φίλτρο FreshAir με υπενθύμιση ανταλλαγής	1 φίλτρο FreshAir με υπενθύμιση ανταλλαγής
	Ρύθμιση θερμοκρασίας σε βήματα του 1 °C	Ρύθμιση θερμοκρασίας σε βήματα του 1 °C
Άνεση και ευελιξία	Υποβοηθούμενη φόρτωση EasyFill	Υποβοηθούμενη φόρτωση EasyFill
	SelfClosing Door	SelfClosing Door
	Ξύλινα ράφια, ρυθμιζόμενα καθ' ύψος	Ξύλινα ράφια, ρυθμιζόμενα καθ' ύψος
	Οθόνη: δυνατότητα επιλογής μεταξύ 9 γλωσσών (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)	Οθόνη: δυνατότητα επιλογής μεταξύ 9 γλωσσών (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)
Ντιζάιν και Lifestyle	Φωτισμός οροφής LED	Φωτισμός οροφής LED (Συμπαγής πόρτα), LightColumn (γυάλινη πόρτα)
	Οπίσθιο πάνελ: Γκρι του γραφίτη, μεταλλικό	Οπίσθιο πάνελ: Ανοξειδωτο ατσάλι
	Οθόνη αφής	Οθόνη αφής
	Φως παρουσίασης (γυάλινη πόρτα)	Φως παρουσίασης (γυάλινη πόρτα)
	Λαβή: μαύρη	Λαβή: Αλουμίνιο, βουρτσισμένο
	Χαμηλός θόρυβος	Χαμηλός θόρυβος
Ασφάλεια	TempProtect Plus	TempProtect Plus
	Συναγερμός πόρτας, θερμοκρασίας και διακοπής ρεύματος	Συναγερμός πόρτας, θερμοκρασίας και διακοπής ρεύματος
	Συναγερμός τόσο ηχητικός όσο και οπτικός στην οθόνη, μέσω φωτισμού και ειδοποίηση Push χάρη στο SmartDevice*	Συναγερμός τόσο ηχητικός όσο και οπτικός στην οθόνη, μέσω φωτισμού και ειδοποίηση Push χάρη στο SmartDevice*
	Display lock	Display lock
	Μηχανική κλειδαριά, δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης	Μηχανική κλειδαριά, ενσωματωμένη
Συνδεσιμότητα*	SmartDevice-ready	SmartDevice (συμπ. SmartDeviceBox)
	Φως παρουσίασης*	Φως παρουσίασης*
	Ρύθμιση θερμοκρασίας σε βήματα του 1 °C*	Ρύθμιση θερμοκρασίας σε βήματα του 1 °C*
	Προβολή και έλεγχος των σχετικών λειτουργιών συσκευής*	Προβολή και έλεγχος των σχετικών λειτουργιών συσκευής*


Τα διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά επισημαίνονται στην επόμενη υψηλότερη σειρά.

* μέσω SmartDevice app


GrandCru 60 cm



GrandCru Selection 60 cm



GrandCru Selection 75 cm



** + μεντεσές πόρτας 3,4 cm

Μοναδικά χαρακτηριστικά



TempProtect Plus

Διπλή προστασία. Με το TempProtect Plus, οι κλιματιζόμενοι θάλαμοι κρασιού μας μετρούν συνεχώς τη θερμοκρασία με δύο αισθητήρες. Η λειτουργία αυτή σας προσφέρει διπλή σιγουριά ότι τα κρασιά σας προστατεύονται από τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας. Αυτό συμβαίνει επειδή μόλις ένας από τους αισθητήρες ανιχνεύσει μια κρίσιμη αλλαγή στη θερμοκρασία, σας ειδοποιεί έτσι ώστε να αναλάβετε γρήγορα δράση.



Έλεγχος υγρασίας

Με τη λειτουργία HumiditySelect, η υγρασία των GrandCru συσκευών μπορεί να προσαρμοστεί σε δύο στάδια: αφύγρανσης ή ύγρανσης. Οι GrandCru Selection συσκευές είναι εξοπλισμένες με HumidityControl. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει τη ρύθμιση της υγρασίας όπως απαιτείται, εντός του εύρους από 50 % έως 80 % RH*. Εάν η τιμή πέσει κάτω από 50 % RH*, η συσκευή το επισημαίνει.



UVProtect Plus

Τριπλή προστασία. Για μακροχρόνια αποθήκευση, οι κλιματιζόμενοι θάλαμοι κρασιού με γυάλινη πόρτα προσφέρουν προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία δίχως προηγούμενο: τρία προστατευτικά στρώματα που αποτελούνται από φιμέ γυαλί και διπλή επίστρωση μετάλλου με τεχνολογία εναπόθεσης υπό κενό. Γνωστή ως επίστρωση Low-E, παρέχει στο κρασί σας εξαιρετικά αποτελεσματική προστασία από την επιβλαβή ηλιακή ακτινοβολία.



Μηχανική κλειδαριά πόρτας

Κρατήστε τους θησαυρούς σας μόνο για εσάς. Οι συλλογές κρασιών αποτελούν συνήθως πολύτιμες επενδύσεις και ως εκ τούτου πρέπει να προστατεύονται. Μια μηχανική κλειδαριά πόρτας διασφαλίζει ότι έχετε πάντα τον έλεγχο του ποιος έχει πρόσβαση στα κρασιά στον κλιματιζόμενο θάλαμο κρασιού GrandCru Selection. Η κλειδαριά είναι χωνευτή και αφομοιώνεται διακριτικά στο συνολικό ντιζάιν.



Αντικριστή τοποθέτηση για μέγιστη χωρητικότητα φιαλών

Μέγιστη χωρητικότητα. Ο κλιματιζόμενος θάλαμος κρασιού Liebherr διευκολύνει επίσης την οργάνωση μιας συλλογής κρασιών που εμπλουτίζεται συνεχώς. Για να εκμεταλλευτείτε πλήρως τη χωρητικότητά του, το εσωτερικό έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε οι φιάλες κρασιού να μπορούν να αποθηκεύονται αντικριστά στα ξύλινα ράφια. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει αρκετός χώρος για αποθέματα κρασιού που εμπλουτίζονται συνεχώς. Μην διστάσετε λοιπόν να συνεχίσετε να συλλέγετε.



Πάνελ πίσω τοιχώματος: μέταλλο, γκρι γραφίτη

Εσωτερικό αντάξιο του κρασιού σας. Με τον συνδυασμό ξύλινων ραφιών και κομπού μεταλλικού πάνελ στο πίσω τοίχωμα σε γκρι γραφίτη, το εσωτερικό του κλιματιζόμενου θαλάμου κρασιού GrandCru κερδίζει τις εντυπώσεις ακόμα και όταν είναι άδειο. Το πάνελ του πίσω τοιχώματος δεν αποτελεί απλώς στοιχείο ντιζάιν, αλλά επιτρέπει επίσης τη σωστή κυκλοφορία του αέρα διατηρώντας το κρασί μακριά από την τεχνολογία που κρύβεται από πίσω με στυλ.



EasyFill

Αφήστε την να ελαφρύνει το φορτίο για εσάς. Το βοήθημα φόρτωσης EasyFill διασφαλίζει ότι η πόρτα του κλιματιζόμενου θαλάμου κρασιού παραμένει ανοιχτή όταν η γωνία ανοίγματος είναι πάνω από 90°, για ιδιαίτερα εύκολο γέμισμα. Και χάρη στον μηχανισμό SelfClosing, η πόρτα κλείνει μόνη της όταν η γωνία ανοίγματος είναι μικρότερη από 90° – πάντα τόσο απαλά όσο χρειάζεται για τα πολύτιμα κρασιά σας.



VibrateSafe

Το κρασί χρειάζεται την ηρεμία του. Γι αυτό οι κλιματιζόμενοι θάλαμοι κρασιού εγγυώνται εξαιρετικά «ευγενική» αποθήκευση με ιδιαίτερα αθόρυβους συμπίεστες, ειδικά σχεδιασμένους από τη Liebherr, και σταθερά ξύλινα ράφια από μασίφ ξύλο οξιάς. Αυτό επιτρέπει στο κρασί να ωριμάζει ανενόχλητο.



LightColumn, μονή

Για τέλεια ανάδειξη του κρασιού σας, ο φωτισμός LED LightColumn εκτείνεται από την κορυφή μέχρι το κάτω μέρος της συσκευής σας με γυάλινη πόρτα. Φωτίζει ομοιόμορφα το εσωτερικό του κλιματιζόμενου θαλάμου κρασιού GrandCru Selection. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι ο φωτισμός παρουσί-ασης ρυθμιζόμενης έντασης, που αναδεικνύει άρτια τη συλλογή κρασιών σας ακόμα και όταν η πόρτα είναι κλειστή.



Φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir

Για να διασφαλίσετε ότι το κρασί σας μπορεί να ωριμάσει με τη βέλτιστη ποιότητα αέρα, όλοι οι κλιματιζόμενοι θάλαμοι κρασιού Liebherr διαθέτουν φίλτρο ενεργού άνθρακα που δεσμεύει αξιόπιστα τις οσμές κάθε είδους. Αυτό σημαίνει ότι το μπουκέτο του κρασιού σας θα διατηρείται αναλλοίωτο. Για να βεβαιωθείτε ότι θα παραμείνει ως έχει, η Liebherr σας υπενθυμίζει κάθε 6 μήνες να αλλάζετε το φίλτρο, κάτι που μπορείτε πολύ εύκολα να κάνετε μόνοι σας.



Συναγερμός πόρτας

Σε εγρήγορση με κάθε άνοιγμα. Εάν η πόρτα του κλιματιζόμενου θαλάμου κρασιού παραμείνει ανοιχτή για περισσότερα από 60 δευτερόλεπτα, ενεργοποιείται ο συναγερμός της πόρτας. Ο συναγερμός της πόρτας εκπέμπει ηχητική ειδοποίηση που συνοδεύεται από παλλόμενο φωτισμό της συσκευής. Αυτό σας επιτρέπει να αντιδράσετε όσο το δυνατόν γρηγορότερα για να διατηρήσετε τις βέλτιστες συνθήκες αποθήκευσης για τα κρασιά σας.



SmartDevice

Παρακολουθήστε το κρασί σας όπου κι αν βρίσκεστε. Όλοι οι νέοι κλιματιζόμενοι θάλαμοι κρασιού υποστηρίζουν σύνδεση στο διαδίκτυο ή μπορούν να ενσωματωθούν στο έξυπνο σπίτι μέσω του κουτιού SmartDevice. Με αυτόν τον τρόπο, αξιοποιείτε τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής SmartDevice και έχετε πρόσβαση στη συσκευή σας από οπουδήποτε. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εν κινήσει, να δείτε τη θερμοκρασία και να λάβετε πληροφορίες ασφαλείας στο smartphone σας.

* Σε θερμοκρασίες οικιακού περιβάλλοντος. Στην περίπτωση πολύ ξηρού/ψυχρού περιβάλλοντος, π.χ. υπόγειο, για την υποστήριξη του συστήματος συνιστάται το εξατομικευμένο κουτί νερού από τη γκάμα αξεσουάρ μας.

Συσκευή συντήρησης κρασιών



WSbli 7731

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	102 / 0,279 kWh
Μάξιμουμ αριθμός φιαλών Bordeaux 0,75 l ² :	324
Συνολικός όγκος ¹ :	628 l
Όγκος:	Θήκη κρασιού: 628,0 l
Κατηγορία θορύβου:	38 db(A) / C
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	Μαύρο / μαύρο
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	204,4 / 74,7 / 76,3

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	LED	Touch Display	Door Lock	Self Closing Door
Easy Fill	Smart Device						

Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC στην πόρτα, Ηλεκτρονική αφής
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός
- Κλειδωμά για παιδιά

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Αλουμιένια μπάρα λαβής
- Λαβές μεταφοράς πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μεττρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας
- Κλειδαριά

Τμήμα συντήρησης κρασιού

- Ζώνες θερμοκρασίας: 1, ρυθμιζόμενες μεταξύ +5 °C έως +20 °C
- Φωτισμός οροφής LED
- Ρυθμιζόμενο ύψος Ράφια από ξύλο οξιάς
- Ράφια αποθήκευσης: 7
- Ψύξη με ανεμιστήρα, Παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ρύθμιση της υγρασίας, μέσω διακοπτόμενου εξαερισμού, μεταξύ 50 % και 80 % RH*



WPbli 5231

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	115 / 0,315 kWh
Μάξιμουμ αριθμός φιαλών Bordeaux 0,75 l ² :	229
Συνολικός όγκος ¹ :	442 l
Όγκος:	Θήκη κρασιού: 442,6 l
Κατηγορία θορύβου:	38 db(A) / C
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-ST (+10 °C έως +38 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	Θερμομονωμένη γυάλινη πόρτα, Πλαίσιο μαύρο / μαύρο
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	188,4 / 59,7 / 76,3

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	UV Protect Plus	Light Column	Touch Display	Door Lock
Self Closing Door	Easy Fill	Smart Device					

Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC στην πόρτα, Ηλεκτρονική αφής
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός
- Κλειδωμά για παιδιά

διακοπτόμενου εξαερισμού, μεταξύ 50 % και 80 % RH*

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Αλουμιένια μπάρα λαβής
- Λαβές μεταφοράς πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μεττρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας
- Κλειδαριά

Τμήμα συντήρησης κρασιού

- Ζώνες θερμοκρασίας: 1, ρυθμιζόμενες μεταξύ +5 °C έως +20 °C
- LED φωτεινό πάνελ μονής όψης, μπορούν να ενεργοποιηθούν μόνιμα, dimmable
- Ρυθμιζόμενο ύψος Ράφια από ξύλο οξιάς
- Ράφια αποθήκευσης: 6
- Ψύξη με ανεμιστήρα, Παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ρύθμιση της υγρασίας, μέσω



WSbli 5231

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	96 / 0,263 kWh
Μάξιμουμ αριθμός φιαλών Bordeaux 0,75 l ² :	229
Συνολικός όγκος ¹ :	433 l
Όγκος:	Θήκη κρασιού: 433,9 l
Κατηγορία θορύβου:	38 db(A) / C
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	Μαύρο / μαύρο
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	188,4 / 59,7 / 76,3

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	LED	Touch Display	Door Lock	Self Closing Door
Easy Fill	Smart Device						

Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC στην πόρτα, Ηλεκτρονική αφή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός
- Κλείδωμα για παιδιά

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Αλουμινένια μπάρα λαβής
- Λαβές μεταφοράς πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας
- Κλειδαριά

Τμήμα συντήρησης κρασιού

- Ζώνες θερμοκρασίας: 1, ρυθμιζόμενος μεταξύ +5 °C έως +20 °C
- Φωτισμός οροφής LED
- Ρυθμιζόμενο ύψος Ράφια από ξύλο οξιάς
- Ράφια αποθήκευσης: 6
- Ψύξη με ανεμιστήρα, Παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ρύθμιση της υγρασίας, μέσω διακοπόμενου εξαερισμού, μεταξύ 50 % και 80 % RH*



WPbli 5031

Ενεργειακή κλάση:	F
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	111 / 0,304 kWh
Μάξιμουμ αριθμός φιαλών Bordeaux 0,75 l ² :	196
Συνολικός όγκος ¹ :	385 l
Όγκος:	Θήκη κρασιού: 385,9 l
Κατηγορία θορύβου:	38 db(A) / C
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-ST (+10 °C έως +38 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	Θερμομονωμένη γυάλινη πόρτα, Πλαίσιο μαύρο / μαύρο
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	168,4 / 59,7 / 76,3

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	UV Protect Plus	Light Column	Touch Display	Door Lock
Self Closing Door	Easy Fill	Smart Device					

Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC στην πόρτα, Ηλεκτρονική αφής
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός
- Κλειδωμά για παιδιά

Τμήμα συντήρησης κρασιού

- Ζώνες θερμοκρασίας: 1, ρυθμιζόμενος μεταξύ +5 °C έως +20 °C
- LED φωτεινό πάνελ μονής όψης, μπορούν να ενεργοποιηθούν μόνιμα, dimmable
- Ρυθμιζόμενο ύψος Ράφια από ξύλο οξιάς
- Ράφια αποθήκευσης: 5
- Ψύξη με ανεμιστήρα, Παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ρύθμιση της υγρασίας, μέσω

διακοπτόμενου εξαερισμού, μεταξύ 50 % και 80 % RH*

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Αλουμινένια μπάρα λαβής
- Λαβές μεταφοράς πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας
- Κλειδαριά



WSbli 5031

Ενεργειακή κλάση:	E
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	97 / 0,265 kWh
Μάξιμουμ αριθμός φιαλών Bordeaux 0,75 l ² :	196
Συνολικός όγκος ¹ :	378 l
Όγκος:	Θήκη κρασιού: 378,2 l
Κατηγορία θορύβου:	38 db(A) / C
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	Μαύρο / μαύρο
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	168,4 / 59,7 / 76,3

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	LED	Touch Display	Door Lock	Self Closing Door
Easy Fill	Smart Device						

Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC στην πόρτα, Ηλεκτρονική αφής
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox περιλαμβάνεται
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός
- Κλειδωμά για παιδιά

Τμήμα συντήρησης κρασιού

- Ζώνες θερμοκρασίας: 1, ρυθμιζόμενος μεταξύ +5 °C έως +20 °C
- Φωτισμός οροφής LED
- Ρυθμιζόμενο ύψος Ράφια από ξύλο οξιάς
- Ράφια αποθήκευσης: 5
- Ψύξη με ανεμιστήρα, Παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ρύθμιση της υγρασίας, μέσω διακοπτόμενου εξαερισμού, μεταξύ 50 % και 80 % RH*

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Αλουμινένια μπάρα λαβής
- Λαβές μεταφοράς πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας
- Κλειδαριά



← 60 →

WPbI 5001

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	113 / 0,309 kWh
Μάξιμουμ αριθμός φιαλών Bordeaux 0,75 l ² :	196
Συνολικός όγκος ¹ :	385 l
Όγκος:	Θήκη κρασιού: 385,0 l
Κατηγορία θορύβου:	38 db(A) / C
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-ST (+10 °C έως +38 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	Θερμομονωμένη γυάλινη πόρτα, Πλαίσιο μαύρο / μαύρο
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	168,4 / 59,7 / 76,3



Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC στην πόρτα, Ηλεκτρονική αφή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox: ως προαιρετικό εξάρτημα
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός
- Κλειδωμά για παιδιά

Τμήμα συντήρησης κρασιού

- Ζώνες θερμοκρασίας: 1, ρυθμιζόμενος μεταξύ +5 °C έως +20 °C
- Φωτισμός οροφής LED μπορούν να ενεργοποιηθούν μόνιμα, dimmable
- Ρυθμιζόμενο ύψος Ράφια από ξύλο οξιάς
- Ράφια αποθήκευσης: 5
- Ψύξη με ανεμιστήρα, Παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ρύθμιση της υγρασίας, μέσω

διακοπτόμενου εξαερισμού, σε δύο επίπεδα

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Μαύρη εξωτερική μπάρα λαβής
- Λαβές μεταφοράς πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας
- Κλειδαριά




← 60 →

WSbI 5001

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	97 / 0,265 kWh
Μάξιμουμ αριθμός φιαλών Bordeaux 0,75 l ² :	196
Συνολικός όγκος ¹ :	378 l
Όγκος:	Θήκη κρασιού: 378,1 l
Κατηγορία θορύβου:	38 db(A) / C
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	Μαύρο / μαύρο
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	168,4 / 59,7 / 76,3



Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC στην πόρτα, Ηλεκτρονική αφή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox: ως προαιρετικό εξάρτημα
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός
- Κλειδωμά για παιδιά

Τμήμα συντήρησης κρασιού

- Ζώνες θερμοκρασίας: 1, ρυθμιζόμενος μεταξύ +5 °C έως +20 °C
- Φωτισμός οροφής LED
- Ρυθμιζόμενο ύψος Ράφια από ξύλο οξιάς
- Ράφια αποθήκευσης: 5
- Ψύξη με ανεμιστήρα, Παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ρύθμιση της υγρασίας, μέσω διακοπτόμενου εξαερισμού, σε δύο

επίπεδα

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Μαύρη εξωτερική μπάρα λαβής
- Λαβές μεταφοράς πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας
- Κλειδαριά



← 60 →

WPbI 4601

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	111 / 0,304 kWh
Μάξιμουμ αριθμός φιαλών Bordeaux 0,75 l ² :	166
Συνολικός όγκος ¹ :	328 l
Όγκος:	Θήκη κρασιού: 328,7 l
Κατηγορία θορύβου:	38 db(A) / C
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-ST (+10 °C έως +38 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	Θερμομονωμένη γυάλινη πόρτα, Πλαίσιο μαύρο / μαύρο
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	148,4 / 59,7 / 76,3

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	LED	Touch Display	Door Lock
Self Closing Door	Easy Fill	Smart Device ready					

Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC στην πόρτα, Ηλεκτρονική αφή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox: ως προαιρετικό εξάρτημα
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός
- Κλειδωμά για παιδιά

Τμήμα συντήρησης κρασιού

- Ζώνες θερμοκρασίας: 1, ρυθμιζόμενος μεταξύ +5 °C έως +20 °C
- Φωτισμός οροφής LED μπορούν να ενεργοποιηθούν μόνιμα, dimmable
- Ρυθμιζόμενο ύψος Ράφια από ξύλο οξιάς
- Ράφια αποθήκευσης: 5

- Ψύξη με ανεμιστήρα, Παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ρύθμιση της υγρασίας, μέσω διακοπόμενου εξαερισμού, σε δύο επίπεδα

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Μαύρη εξωτερική μπάρα λαβής
- Λαβές μεταφοράς πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας
- Κλειδαριά



← 60 →

WSbI 4601

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	84 / 0,230 kWh
Μάξιμουμ αριθμός φιαλών Bordeaux 0,75 l ² :	166
Συνολικός όγκος ¹ :	322 l
Όγκος:	Θήκη κρασιού: 322,8 l
Κατηγορία θορύβου:	38 db(A) / C
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	Μαύρο / μαύρο
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	148,4 / 59,7 / 76,3

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	LED	Touch Display	Door Lock	Self Closing Door
Easy Fill	Smart Device ready						

Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC στην πόρτα, Ηλεκτρονική αφή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox: ως προαιρετικό εξάρτημα
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός
- Κλειδωμά για παιδιά

Τμήμα συντήρησης κρασιού

- Ζώνες θερμοκρασίας: 1, ρυθμιζόμενος μεταξύ +5 °C έως +20 °C
- Φωτισμός οροφής LED
- Ρυθμιζόμενο ύψος Ράφια από ξύλο οξιάς
- Ράφια αποθήκευσης: 5
- Ψύξη με ανεμιστήρα, Παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ρύθμιση της υγρασίας, μέσω

διακοπόμενου εξαερισμού, σε δύο επίπεδα

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Μαύρη εξωτερική μπάρα λαβής
- Λαβές μεταφοράς πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας
- Κλειδαριά



← 60 →

WPbi 4201

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	95 / 0,260 kWh
Μάξιμουμ αριθμός φιαλών Bordeaux 0,75 l ² :	141
Συνολικός όγκος ¹ :	272 l
Όγκος:	Θήκη κρασιού: 272,2 l
Κατηγορία θορύβου:	38 db(A) / C
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-ST (+10 °C έως +38 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	Θερμομονωμένη γυάλινη πόρτα, Πλαίσιο μαύρο / μαύρο
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	128,4 / 59,7 / 76,3



Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC στην πόρτα, Ηλεκτρονική αφή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox: ως προαιρετικό εξάρτημα
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός
- Κλειδωμα για παιδιά

Τμήμα συντήρησης κρασιού

- Ζώνες θερμοκρασίας: 1, ρυθμιζόμενος μεταξύ +5 °C έως +20 °C
- Φωτισμός οροφής LED μπορούν να ενεργοποιηθούν μόνιμα, dimmable
- Ρυθμιζόμενο ύψος Ράφια από ξύλο οξιάς
- Ράφια αποθήκευσης: 4

- Ψύξη με ανεμιστήρα, Παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ρύθμιση της υγρασίας, μέσω διακοπόμενου εξαερισμού, σε δύο επίπεδα

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Μαύρη εξωτερική μπάρα λαβής
- Λαβές μεταφοράς πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας
- Κλειδαριά




← 60 →

WSbi 4201

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες:	75 / 0,205 kWh
Μάξιμουμ αριθμός φιαλών Bordeaux 0,75 l ² :	141
Συνολικός όγκος ¹ :	267 l
Όγκος:	Θήκη κρασιού: 267,2 l
Κατηγορία θορύβου:	38 db(A) / C
Κατηγορία κλιματισμού:	SN-T (+10 °C έως +43 °C)
Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα:	Μαύρο / μαύρο
Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ):	128,4 / 59,7 / 76,3



Σύστημα ελέγχου

- Μονόχρωμη οθόνη LC στην πόρτα, Ηλεκτρονική αφή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας
- SmartDeviceBox: ως προαιρετικό εξάρτημα
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: οπτικός και ηχητικός
- Κλειδωμα για παιδιά

Τμήμα συντήρησης κρασιού

- Ζώνες θερμοκρασίας: 1, ρυθμιζόμενος μεταξύ +5 °C έως +20 °C
- Φωτισμός οροφής LED
- Ρυθμιζόμενο ύψος Ράφια από ξύλο οξιάς
- Ράφια αποθήκευσης: 4
- Ψύξη με ανεμιστήρα, Παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir
- Ρύθμιση της υγρασίας, μέσω

διακοπόμενου εξαερισμού, σε δύο επίπεδα

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Μαύρη εξωτερική μπάρα λαβής
- Λαβές μεταφοράς πίσω, Τροχοί μεταφοράς πίσω
- Πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους εμπρός
- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξί μετατρέψιμο
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας
- Κλειδαριά



Συσκευές μικρών διαστάσεων



Συσκευές συντήρησης κρασιών



Φωτισμός LED

Ο WKes 653 είναι εξοπλισμένος με φωτισμό LED, ο οποίος μπορεί να ρυθμιστεί για τη βέλτιστη παρουσίαση των καλύτερων κρασιών. Επειδή οι λυχνίες LED παράγουν μόνο ελάχιστη θερμότητα και δεν εκπέμπουν υπεριώδη ακτινοβολία, τα κρασιά μπορούν να εκτίθενται στο σωστό φως για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να καταστρέφονται.



Συρτάρι σκευών

Το πρακτικό συρτάρι σκευών προορίζεται για τη φύλαξη των αξεσουάρ κρασιού ή για την αποθήκευση συνοδευτικών, όπως σοκολάτες, που καταναλώνονται, μαζί με το κρασί που σερβίρεται, στη σωστή θερμοκρασία.



← 43 →

WKes 653

Ενεργειακή κλάση:



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: **78 / 0,213 kWh**

Μάξιμουμ αριθμός φιαλών Bordeaux **0,75 l**²: **12**

Συνολικός όγκος¹: **48 l**

Όγκος: Θήκη κρασιού: **48,0 l**

Κατηγορία θορύβου: **37 db(A) / C**

Κατηγορία κλιματισμού: **SN (+10 °C έως +32 °C)**

Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα: **Στερεά πόρτα / SmartSteel**

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ): **61,2 / 42,5 / 47,8**

1 Zone	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	LED	Door Lock	Wine
--------	-----------------	-----------	------------	--------------	-----	-----------	------

Σύστημα ελέγχου

- Οθόνη LC στο εσωτερικό, Ηλεκτρονική αφή
- Ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: ακουστικό
- Κλείδωμα για παιδιά
- Κλειδαριά
- Δυνατότητα τοποθέτησης σε τοίχο

Τμήμα συντήρησης κρασιού

- Ζώνες θερμοκρασίας: 1, ρυθμιζόμενες μεταξύ +5 °C έως +20 °C
- LED lighting μπορούν να ενεργοποιηθούν μόνιμα, dimmable
- Ράφια από ξύλο οξιάς
- Ράφια αποθήκευσης: 3
- Συρτάρι σκευών
- Ψύξη με ανεμιστήρα, Παροχή φρέσκου αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξιά σταθερό
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας



← 43 →

ZKes 453

Ενεργειακή κλάση:

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας / 24 ώρες: **162 / 0,443 kWh**

Συνολικός όγκος ¹:

Όγκος:

Κατηγορία θορύβου: **40 db(A) / 40 db(A) SuperSilent**

Κατηγορία κλιματισμού: **N (+16 °C έως +32 °C)**

Πόρτα / πλευρικά τοιχώματα: **SmartSteel**

Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ/Β/Δ): **61,2 / 42,5 / 47,8**



Σύστημα ελέγχου

- Οθόνη LC στο εσωτερικό, Ηλεκτρονική αφής
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας και υγρασίας
- Συναγερμός σφάλματος: οπτικός και ηχητικός
- Συναγερμός πόρτας: ακουστικό
- Κλειδωμα για παιδιά

Τμήμα συντήρησης κρασιού

- Ζώνες θερμοκρασίας: 1, ρυθμιζόμενος μεταξύ +16 °C έως +20 °C

Άλλα πλεονεκτήματα εξοπλισμού

- Φορά ανοίγματος πόρτας: δεξιά σταθερό
- Αντικαταστάσιμο λάστιχο πόρτας
- Κλειδαριά
- Δυνατότητα τοποθέτησης σε τοίχο



Ηλεκτρονικός έλεγχος

Ο ηλεκτρονικός έλεγχος υψηλής ακρίβειας επιτρέπει τη ρύθμιση θερμοκρασίας από +16 °C έως +20 °C. Εύρος υγρασίας, ρυθμιζόμενος μεταξύ 68 % έως 75 %.



Φωτισμός LED

Ο υγραντήρας Liebherr έχει φωτισμό LED με dimmer, ενσωματωμένο στη γυάλινη πόρτα. Καθώς τα LED εκπέμπουν σχεδόν καθόλου θερμότητα, τα πούρα μπορούν να έχουν άριστη παρουσίαση με το σωστό φωτισμό και αποθήκευση μακράς περιόδου χωρίς να επηρεαστεί η ποιότητά τους.


[mm]

[mm]

[mm]

[mm]


XRCsdh 5265
XRCbs 5295
XRCst 5295




[mm]

[mm]

XRFsd 5250
XRFsdh 5220 A07 22
XRFbs 5295
XRFsdh 5265 A07 22
XRFsd 5230
XRFbsh 5265 A07 20
XRFsd 5265
XRFbsh 5265 A07 22
XRFbsh 5265 A07 23
XRFst 5295




XRFbd 5220
XRFsf 5225
XRFsd 5220
XRFsf 5240
XRF 5220
XRFsf 5245
XRFsf 5220




[mm]

CNsfa 7723
CNbdd 7723
CNsfd 7723
CNd 7723
CBNbsc 778i




[mm]

CNsdd 776i
CBNsda 775i



[mm]


CBNsdc 765i
CBNsdc 7653



[mm]


[mm]

CBNbda 572i
CNsdb 5723
CNbdc 573i
CBNsda 572i
CNdgc 5703
CBNc 5723
CNsfd 5703
CBNsfc 572i
CNsdc 5703
CNsfb 5703
CNc 5703
CBNsdc 573i
CNsfc 574i
CBNstb 579i
CNsda 5723
CBNdgc 5723
CNsfa 5703
CBNbdc 573i
CBNa 572i
CBNda 5723




[mm]

CNdgd 5203
CBNc 5223
CNbdb 5223
CNb 5203
CBNsda 5223
CNsdb 5223
CNc 5203
CBNbda 5223
CNsdc 5203
CNsfd 5203
CBNsfc 5223
CNd 5203
CBNsdc 522i
CNdgc 5203




[mm]

CNgwc 5723
CNgbc 5723




[mm]

CNsfc 573i
CNSfd 5704
CNd 5704
CNc 5724




[mm]

CNc 5023
CNsfc 5023




[mm]

CUefe 3331
CUe 3331
CUEle 3331




[mm]

CUe 2831



[mm]


CUe 2331
CU 2331
CUEle 2331




[mm]

[mm]


CTe 2931
CTe 2931




CTe 2531
CTe 2531



CTe 2131
CT 2131




Ke 2834



[mm]

[mm]


Ke 2350
K 2340




[mm]

[mm]

FNc 7227
FNd 7227




FNc 7026
FNd 7026




[mm]

[mm]

FNa 6625
FNa 6635
FNc 6625




SFNsdh 5267 A07 20
SFNsdh 5267 A07 22
SFNbsh 5267 A07 20
SFNbsh 5267 A07 23
SFNbsh 5267 A07 22
FNe 5217
FNd 5237



[mm]

[mm]


SFNsdh 5227 A07 22
SFNsdh 5227 A07 20



[mm]

[mm]


Rd 5000
FNe 5006
FNd 5026



[mm]

[mm]


FNb 425i
FNd 4234



[mm]

[mm]

Rd 4200
FNe 4204
FNd 4224




Συσκευές συντήρησης κρασιών


[mm]

[mm]

Rsdci 1621
Rdi 1620
Rci 1620
Rdi 1621
Rci 1621




Re 1400
Re 1401
Rdgd 1400
Rb 1401
Rc 1400
Rc 1401
Rd 1400
Rd 1401




[mm]

[mm]

Rd 1200
Re 1200
Rd 1201
Re 1201




FNdi 1624
Fdi 1624
Fci 1624
FNsddi 1624




[mm]

[mm]

Fdgd 1404
FNe 1404
Fc 1404
Fd 1404
Fe 1404




Fe 1003




[mm]

WPgbi 7473
WPgbi 7472
WPgbi 7483




[mm]

WPgbi 5273
WPgbi 5272
WPgbi 5283




[mm]

WSbsi 5252
WPbsi 5252
WPsd 5252




[mm]

WPbsi 5052




[mm]

WSbli 7731 A07 20
WSbli 7731 A07 21
WFbli 7741
WSbli 7731



[mm]


WPbli 5231
WFbli 5241
WSbli 5231



[mm]

[mm]


WSbl 4601
WPbl 4601




[mm]

[mm]


WSbl 4201
WPbl 4201




WKes 653




WPgbi 7483




WPgbi 7473




WPgbi 7472




WPgbi 5283



WPgbi 5273




WPgbi 5272



[mm]

[mm]


WPbsi 5052




[mm]

[mm]

WSbli 7731 A07 20
WSbli 7731 A07 21
WSbli 7731




WPbli 5231




[mm]

[mm]


WSbli 5231




WPbli 5001
WPbli 5031




WSbli 5031
WSbli 5001




WPbli 4601




WSbli 4601




WPbli 4201



WSbli 4201



WKes 653



Πρακτικά αξεσουάρ για κάθε ανάγκη

Προτείνετε στους πελάτες σας αυθεντικά αξεσουάρ της Liebherr. Αυτό επιτρέπει την ακόμα πιο στοχευμένη υποστήριξη των ατομικών συνηθειών χρήσης και των ειδικών αναγκών αποθήκευσης.

Συστήματα τακτοποίησης

Διαμόρφωση χώρων ψύξης σύμφωνα με τις ανάγκες: Για τακτοποιημένη τοποθέτηση των τροφίμων έχετε στη διάθεσή σας, π.χ. τα VarioSafe, VarioBoxes, τις αυγοθήκες διπλής όψευς και το FlexSystem. Για τάξη στα αποθέματα κρασιών υπάρχουν πρόσθετα ράφια μπουκαλιών καθώς και συστήματα ετικετών.



VarioBox



FlexSystem



Θέση για φιάλες

Χρήσιμοι βοηθοί κάθε είδους

Από τη βουτυροθήκη για χρήση με το ένα χέρι έως την παγοθήκη με καπάκι ή τον πρακτικό δίσκο κατάψυξης. Η γκάμα αξεσουάρ προσφέρει πολλές έξυπνες λύσεις σχετικά με τη διατήρηση φρεσκότητας και το σερβίρισμα.



Φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir

Καθαρίζει τον αέρα και εξουδετερώνει γρήγορα τις δυσάρεστες οσμές. Το φίλτρο αντικαθίσταται εύκολα και διασφαλίζει άριστη ποιότητα αέρα.



SmartDeviceBox

Μπορείτε να εξοπλίσετε το δικό σας Liebherr με ένα SmartDeviceBox, που θα σας συνδέσει στο διαδίκτυο. Το SmartDeviceBox μπορεί να τοποθετηθεί με λίγες κινήσεις των χεριών και σας προσφέρει πρόσβαση σε όλο τον κόσμο των ψηφιακών δυνατοτήτων.



EasyTwist-Ice

Παγάκια σε χρόνο μηδέν – και χωρίς μόνιμη σύνδεση νερού. Με το δοχείο νερού και με μια απλή περιστροφή, έχετε αμέσως άφθονα παγάκια. Ως αξεσουάρ που προσαρμόζεται εύκολα.



Τέλεια τοποθέτηση, τέλεια οπτική

Σετ σύνδεσης, πλαίσια και προσόψεις από ανοξείδωτο ατσάλι με ταιριαστές λαβές ή προαιρετικά συρτάρια:

Η γκάμα προσφέρει πολλά αξεσουάρ, ώστε η εντοιχιζόμενη συσκευή να μπορεί να ενσωματωθεί μεμονωμένα και οπτικά τέλεια στον σχεδιασμό της κουζίνας σας.

Πάνελ από ανοξείδωτο ατσάλι

Ως εναλλακτική λύση στα συμβατικά μέτωπα των επίπλων, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα οπτικό highlight στην κουζίνα με ένα πάνελ από ανοξείδωτο ατσάλι. Ανάλογα με τη συσκευή, οι λαβές ενδέχεται να πρέπει να παραγγελθούν ξεχωριστά (βλ. παρακάτω). Οι οπές για την εγκατάσταση των λαβών υπάρχουν ήδη στο πάνελ από ανοξείδωτο ατσάλι.

Πλήρως εντοιχιζόμενα κάτω πάγκου		
URPc 375i, χωρίς λαβή		9904 854
URDd 375i, χωρίς λαβή		9904 860
URPd / SUFNPc 365i, χωρίς λαβή		9904 926
UORpr 365i, χωρίς λαβή	δεξιά 9904 872	αριστερά 9904 898
Όλα τα άλλα μοντέλα για εσοχή 82-88 cm, χωρίς λαβή		9904 866
Όλα τα άλλα μοντέλα για εσοχή 86-92 cm, χωρίς λαβή		9904 847

Πλήρως εντοιχιζόμενοι		
Εσοχή 88 cm, περιλαμβάνεται λαβή αλουμινίου		9901 990
Εσοχή 122 cm, περιλαμβάνεται λαβή αλουμινίου		9901 996
Εσοχή 178 cm, περιλαμβάνεται λαβή αλουμινίου		9902 007
ECBNe 8872, χωρίς λαβή	Θάλαμος ψυγείου 84"	9904 386
	Θάλαμος ψυγείου 80"	9900 337
	Θάλαμος κατάψυξης	9900 323
ECBNe 8870 / 71, χωρίς λαβή	Θάλαμος ψυγείου 84"	9904 381
	Θάλαμος ψυγείου 80"	9900 333
	Θάλαμος κατάψυξης	9900 323
ECBNe 7870 / 71, χωρίς λαβή	Θάλαμος ψυγείου 84"	9904 367
	Θάλαμος ψυγείου 80"	9900 287
	Θάλαμος κατάψυξης	9900 283

Πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι

Τα μοντέλα με γυάλινη πόρτα μπορούν να εξοπλιστούν με πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι ως εναλλακτική λύση στα συμβατικά μπροστινά πάνελ. Για ορισμένα μοντέλα, η στιβαρή λαβή αλουμινίου περιλαμβάνεται στον παραδοτέο εξοπλισμό και σας επιτρέπει να ανοίγετε την πόρτα με ελάχιστη δύναμη. Οι οπές για την εγκατάσταση της λαβής υπάρχουν ήδη στο πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι.

EWTdf 3553, περιλαμβάνεται λαβή αλουμινίου		9901 573
EWTdf 2353, περιλαμβάνεται λαβή αλουμινίου		9901 575
EWTdf 1653, περιλαμβάνεται λαβή αλουμινίου		9901 577
UORpr 366i, χωρίς λαβή	δεξιά 9904 932	αριστερά 9904 939
Όλα τα άλλα μοντέλα για εσοχή 82-88 cm, χωρίς λαβή		9904 931
Όλα τα άλλα μοντέλα για εσοχή 86-92 cm, χωρίς λαβή	δεξιά 9904 930	αριστερά 9904 929

Λαβές

Διατίθενται ανάλογα με το μοντέλο: στιβαρή λαβή αλουμινίου ή / και κομψή λαβή από ανοξείδωτο ατσάλι, μεμονωμένα ή ως σετ τριών ή τεσσάρων τεμαχίων.

ECBNe 8872	Σετ λαβών αλουμινίου	9900 513
	Σετ λαβών από ανοξείδωτο ατσάλι	9900 339
ECBNe 8870 / 71	Σετ λαβών αλουμινίου	9900 329
	Σετ λαβών από ανοξείδωτο ατσάλι	9900 327
ECBNe 7870 / 71	Σετ λαβών αλουμινίου	9900 281
	Σετ λαβών από ανοξείδωτο ατσάλι	9900 279
EWTdf, UR, SUF, UWpr, UBCpr, UOR	Λαβή αλουμινίου	9901 561
	Λαβή από ανοξείδωτο ατσάλι	9904 734



Πλαίσια προφίλ

Για να ενσωματωθούν αρμονικά οι συσκευές κρασιού στην κουζίνα, μπορούν να εξοπλιστούν με ξεχωριστά μέτωπα επίπλων, συμπεριλαμβανομένων και ξύλινων. Οι ακαθάρτες άκρες και οι κομμένες επιφάνειες μπορούν να καλυφθούν με πλαίσια από αλουμίνιο ή μαύρο ανοδιωμένο αλουμίνιο.


	Μαύρο	Αλουμίνιο
EWTdf 3553, 19 mm		9901 080
EWTdf 3553, 22 mm		9901 083
EWTdf 2353, 19 mm		9901 079
EWTdf 2353, 22 mm		9901 082
EWTdf 1653, 19 mm		9901 075
EWTdf 1653, 22 mm		9901 081
Εσοχή 82-88 cm, 19 mm	9905 395	
Εσοχή 86-92 cm, 19 mm	9905 372	



Πάνελ βάσης ρυθμιζόμενου ύψους

Κατάλληλο για οποιοδήποτε ύψος συσκευής για όλες τις συσκευές κάτω πάγκου (82-88 και 86-92 cm). Το πάνελ από ανοξείδωτο ατσάλι αποτελείται από τρία μέρη που ταιριάζουν σε οποιοδήποτε ύψος βάσης (60-90 mm ή 90-120 mm).

Όλες οι συσκευές κάτω πάγκου	7742 874
------------------------------	----------



Συρτάρι για τα αξεσουάρ κρασιού

Τα αξεσουάρ κρασιού μπορούν να αποθηκευτούν στο ειδικά σχεδιασμένο συρτάρι για αξεσουάρ που βρίσκεται ακριβώς κάτω από τα ψυγεία κρασιών των μοντέλων WKE. Τα ποτήρια κρασιού μπορούν επίσης να αποθηκευτούν με ασφάλεια, χάρη σε ένα πρακτικό ένθετο. Το συρτάρι αξεσουάρ διατίθεται για εσοχές 45 cm και 60 cm.

WKEgb 582	9901 085
-----------	----------



Side-by-Side

Με το σετ Side-by-Side για συσκευές κάτω πάγκου, δύο ή τρεις συσκευές μπορούν να τοποθετηθούν η μία πλάι στην άλλη.

Όλες οι συσκευές κάτω πάγκου	9095 810
------------------------------	----------

Με το σετ Side-by-Side, δύο συσκευές ECBN μπορούν να τοποθετηθούν η μία πλάι στην άλλη. Με τη λωρίδα κάλυψης διατηρείται το κενό μεταξύ των συσκευών, ενώ συνδέονται σωστά.

ECBNe 8870 / 71 / 72	9904 358
ECBNe 7870 / 71	9904 349



Αντιστροφή του σετ πορτών

Τα μοντέλα ECBNe διατίθενται στον βασικό εξοπλισμό, με επιλογή αριστερών ή δεξιών εξαρτημάτων. Εάν ο μεντεσές της πόρτας πρέπει να αντιστραφεί, υπάρχει ένα αξεσουάρ για αυτό. Ο μεντεσές της πόρτας πρέπει να αντιστραφεί μόνο από το εξουσιοδοτημένο customer service της Liebherr.

ECBNe 7870 / 71	9905 034
ECBNe 8870 / 71	9905 061



SoftSystem για πλήρως εντοιχιζόμενες συσκευές

Ο μηχανισμός απαλού κλεισίματος SoftSystem αμβλύνει την κίνηση κατά το κλείσιμό της, εξασφαλίζοντας ομαλό κλείσιμο ακόμα και με πλήρως γεμάτα ράφια πόρτας. Στις πλήρως εντοιχιζόμενες συσκευές, η πόρτα κλείνει αυτόματα από γωνία ανοίγματος περίπου 30°. Για τη σωστή εγκατάσταση του μηχανισμού απαλού κλεισίματος, θα πρέπει να διατηρείται ένα κενό 560 mm (βάθος) μακριά από οποιαδήποτε έπιπλα. Για ψυγειοκαταψύκτες, κάθε πόρτα θα χρειάζεται τον δικό της μηχανισμό απαλού κλεισίματος.

Όλες οι συσκευές με εγκατάσταση πόρτας πάνω σε πόρτα	9096 985
--	----------



Όριο ανοίγματος πόρτας

Η εργοστασιακά ρυθμισμένη γωνία ανοίγματος της πόρτας μπορεί να μειωθεί από 115° σε 90°, εισάγοντας πείρους περιορισμού στους άνω και κάτω μεντεσέδες της πόρτας. Αυτό αποτρέπει την πόρτα να χτυπήσει σε τοίχους ή δίπλα έπιπλα και να τα καταστρέψει.

Μοντέλα ECBN	9096 699
Άλλοι πλήρως εντοιχιζόμενοι ψυγειοκαταψύκτες	9096 214
Όλες οι άλλες πλήρως εντοιχιζόμενες συσκευές και οι συσκευές τύπου πάγκοι, συμπεριλαμβανομένων των ψυγείων κρασιών	9080 127



Εύκαμπτος σωλήνας 3 μέτρων για IceMaker / InfinitySpring

Εάν ο εύκαμπτος σωλήνας 1,5 μέτρων που παρέχεται στον βασικό εξοπλισμό δεν επαρκεί, ο ενισχυμένος εύκαμπτος σωλήνας 3 μέτρων για συσκευές με υδραυλική σύνδεση 3/4" παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία στην εγκατάσταση μιας συσκευής. Είναι στιβαρός, εύκαμπτος και αλλάζει εύκολα.

	6030135
--	---------



Καλώδιο συσκευής 3 μέτρων

Εάν το τυπικό μήκος των 2,10 μέτρων δεν επαρκεί, ο σύνδεσμος συσκευής 3 μέτρων παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία στην εγκατάσταση. Ο σύνδεσμος της συσκευής μπορεί να αφαιρεθεί από τη συσκευή και να αντικατασταθεί απλά και με μικρή προσπάθεια.

Όλες οι πλήρως εντοιχιζόμενες συσκευές της σειράς Pure, Plus, Prime και Peak (και όλα τα μοντέλα BluPerformance)	9097 351
--	----------



SmartDeviceBox

Μπορείτε να εξοπλίσετε το δικό σας Liebherr με ένα SmartDeviceBox, που θα σας συνδέσει στο διαδίκτυο. Το SmartDeviceBox μπορεί να τοποθετηθεί με λίγες κινήσεις και σας προσφέρει πρόσβαση σε όλο τον κόσμο των ψηφιακών δυνατοτήτων.

Όλες οι συσκευές SmartDevice	6125 265
------------------------------	----------




Συνδετικό σετ για χωριστά προσαρμοσμένα πάνελ

Αυτό το σετ σύνδεσης αποτελεί μια πρακτική βελτίωση για περιπτώσεις όπου μια πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή μίας πόρτας είναι εγκατεστημένη σε μια εσοχή, όπου προηγουμένως υπήρχε ψυγείο-καταψύκτης. Χρησιμοποιώντας το σετ σύνδεσης, τα προηγούμενως χωριστά μέτωπα μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους.

Όλες οι πλήρως εντοιχιζόμενες συσκευές με 1 πόρτα	9086 398
---	----------



Λεξικό




SN	Από +10 °C έως +32 °C
ST	Από +16 °C έως +38 °C
N	Από +16 °C έως +32 °C
T	Από +16 °C έως +43 °C

Διάσταση εσοχής

Το μέγεθος εσοχής των πλήρως εντοιχιζόμενων συσκευών είναι τυποποιημένο και ομοιόμορφο. Το βάθος και το πλάτος είναι καθορισμένα. Οι διαστάσεις της εσοχής παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος και το ύψος της συσκευής. Οι ακριβείς διαστάσεις κάθε συσκευής αναγράφονται στα σχέδια που βρίσκονται κάτω από κάθε πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή κάτω πάγκου.

Κλιματικές κλάσεις

Η κλιματική κλάση καθορίζει τις θερμοκρασίες περιβάλλοντος στο σημείο εγκατάστασης, στις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί και θα λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά ένα ψυγείο ή καταψύκτης. Ορίζονται οι ακόλουθες κλιματικές κλάσεις (σύμφωνα με το DIN EN ISO 15502):



Εξαιρετική εξοικονόμηση

Μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών συστημάτων τελευταίας τεχνολογίας σε συνδυασμό με συστήματα ψύξης υψηλής απόδοσης, η Liebherr προσφέρει μια ελκυστική και εξαιρετικά αποδοτική γκάμα σε όλες τις ομάδες προϊόντων στις υψηλότερες κατηγορίες ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1369 6a.



Βάση Vario

Η βάση Vario επιτρέπει την προσαρμογή των συσκευών κάτω πάγκου στο ύψος και το βάθος των επίπλων κουζίνας. Και τα τέσσερα ρυθμιζόμενα πόδια μπορούν να ρυθμιστούν από μπροστά με εύρος 50 mm. Επιπλέον, η σχάρα εξαερισμού μπορεί να προσαρμοστεί με ευελιξία στο μέτωπο της κουζίνας σε εύρος 55 mm.


Οδηγοί Rernski

Οι ειδικά σχεδιασμένες υψηλότερες συσκευές με ύψος 140 cm και άνω διαθέτουν δύο οδηγούς rernski στη δεξιά και αριστερή πλευρά του κρεβατιού. Αυτό επιτρέπει την τέλεια ευθυγράμμιση του ψυγείου και αποτρέπει την ολίσθηση του. Osim toga, svi uređaji imaju dvije podesive leg srijeda. Τα δύο βοηθήματα εγκατάστασης εξασφαλίζουν το βέλτιστο κλείσιμο της πόρτας και την ιδανική ψύξη.



Εγκατάσταση των διακοσμητικών περσίδων

Για συσκευές που μπορούν να κρυφτούν, μπορεί να τοποθετηθεί ένα πλαίσιο κάλυψης στην πόρτα της συσκευής με μια λωρίδα κάλυψης πάχους έως 4 mm, η οποία ανταποκρίνεται στις μπροστινές πλευρές της κουζίνας. Το διακοσμητικό πλαίσιο είναι στάνταρ σε αλουμινένιο μπούγιο- τα πλαίσια διατίθενται ως αξεσουάρ.



Εξαερισμός

Για να διασφαλιστεί η σωστή ψύξη της ψυκτικής μονάδας και η σωστή λειτουργία της συσκευής, η συσκευή πρέπει να αερίζεται επαρκώς. Onisno o model i uvjetima ugradnje, to je sljedeće:

1. Συσκευές κουζίνας που δεν φτάνουν μέχρι την οροφή: Μπροστινός αερισμός στο κάτω μέρος. Εξαγωγή αέρα μέσω της πρόσοψης του φούρνου κουζίνας.
 2. Οικοδομικές συσκευές σε συσκευές κουζίνας που φτάνουν μέχρι την οροφή: Μπροστινός εξαερισμός στη βάση. Εξαγωγή αέρα μέσω των ανοιγμάτων εξαερισμού.
 3. Για τις συσκευές τραπεζαρίας που τοποθετούνται η μία πάνω στην άλλη (concept FrischeCenter/SBS, βλέπε σελίδα 118), ισχύουν τα ίδια με τα σημεία 1 και 2.
 4. Κτίρια με μπροστινό εξαερισμό.
- Κτίρια με εμπρόσθιο αερισμό και εξαγωγή αέρα.
5. Integrierbare Unterbaugeräte mit frontseitiger Be- und Entlüftung.
 6. Χάρη στο σύστημα InteriorFit, τα ελεύθερα ρυθμιζόμενα μοντέλα BluPerformance ταιριάζουν απόλυτα σε μια κόγχη 60 cm. Δεν απαιτείται πλευρική απόσταση για εξαερισμό. Μόνο η πόρτα είναι ελαφρώς φαρδύτερη, γεγονός που παρέχει βέλτιστη πρόσβαση στο χερούλι ή το χερούλι στο κοντάρι. Εξαερισμός όπως στο σημείο 1 ή 2.

Σημείωση: Τα ανοίγματα εξαερισμού πρέπει να είναι τουλάχιστον 200 cm².

