

Păstrăm legătura



Accesați planificarea în Sistemele CAD

Vă sprijinim în planificarea bucătăriei în Sistemele CAD, cu fișiere de aparate .dwg în 3D pentru toate modelele actuale. Acestea pot fi găsite în secțiunea „Downloads” a modelului respectiv pe **home.liebherr.com**.



Aplicația SmartDevice: Partenerul dumneavoastră inteligent pentru Liebherr. Controlați-vă comod aparatele prin intermediul aplicației, primiți mesaje de stare importante și beneficiați de multe alte servicii legate de frigiderul dumneavoastră.



Programul nostru de cataloage

Solicitați distribuitorului Liebherr cataloagele și ofertele noastre speciale. Toate cataloagele pot fi descărcate și accesând **home.liebherr.com**.

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice, erorilor și abaterilor din conținutul imaginilor și al textelor.
Abaterile cromatice depind de tehnologia de tipărire.
Produsele și detaliile acestora sunt prezentate în scopuri publicitare.
Pentru situația actuală a datelor, accesați **home.liebherr.com**.
Printed in Croatia by STEGA TISAK 06.2026 / RO



home.liebherr.com



Aparate independente și încorporabile 2026

home.liebherr.com

LIEBHERR

Refrigerare și congelare





ICBa 5123 ◇ Seria Plus

Primul frigider/congelator combinat încorporat din
clasa de eficiență energetică A.

↑
178
↓

Bio
Fresh

Smart
Frost

Soft
System

Smart
Device
Ready



Cuprins

Produse noi 2026	4
Motive întemeiate să alegeți Liebherr	6
Tehnologii de prospețime	12
Interfața cu utilizatorul	14
Informații pe scurt despre caracteristici	16
Serii	18
10 Ani Garanție	20

Aparate independente	22
Design	24
Confort și flexibilitate	28
Tipologie – aparate independente	30
Prezentare generală a gamei de produse	32
Combine frigorifice French Door	36
Combine Side-by-Side	52
Combine frigorifice	64
Frigidere	88
Congelatoare	98
Lăzi frigorifice	114
Aparate independente tip masă	118



Fiabilitatea și durabilitatea nu sunt doar cuvinte la modă pentru noi. De aceea oferim clienților dumneavoastră, gratuit, o garanție de 10 ani pentru combine frigorifice independente din clasa de eficiență energetică A, B, C și pentru aparatele complet încorporabile din clasele de eficiență energetică A și B, achiziționate până la 31 decembrie 2026 și înregistrate în termen de 60 de zile de la achiziție.



Aparatele cu garanție de 10 ani oferită de producător sunt marcate în tabelele de prezentare cu simbolul alăturat – informații suplimentare, înregistrare și condiții de garanție la home.liebherr.com/guarantee

Aparate complet încorporabile	130
Design	132
Confort și flexibilitate	134
AutoDoor	136
Concept Side-by-Side	138
Tipologie – aparate complet încorporabile	146
Prezentare generală a gamei de produse	148
Combine Side-by-Side	152
Combine frigorifice	160
Frigidere	178
Congelatoare	210
Aparate cu montare sub blatul de lucru	224

Vitrine pentru vinuri	242
Prezentare generală a gamei de produse	244
Informații pe scurt despre caracteristici	246
Vitrine pentru vinuri complet încorporabile	250
pentru vinuri cu montare sub blatul de lucru	258
Vitrine pentru vinuri independente	270
Vitrine compacte	292
Accesorii	296

Produse noi 2026

↑
82-88
↓

← 60 →

Vario
Cool
Drawers

↑
86-92
↓

← 60 →

Modele cu montare sub blat, pentru o flexibilitate sporită în planificare: congelator cu sertare culisante, frigider cu sertare VarioCool

↑
187
↓

← 60 →



BluRoX

FNXa 522i cu BluRoX: primul congelator independent din lume conceput reciclare circulară

↑
202
↓

← 60 →


Ultra
Efficient
A -20%

Combină frigorifică independentă care stabilește noi standarde: cu 20 % mai performantă decât clasa A*

* Comparativ cu pragul celei mai înalte clase de eficiență energetică A, conform Regulamentului (UE) 2019/2016 (în vigoare începând din iulie 2023).



Vitrine pentru băuturi încorporabile sub blat,
pentru exterior



Nou în portofoliu:
vitrine pentru bauturi încorporabile sub blat,
pentru interior


Motive întemeiate să alegeți Liebherr

Inovații revoluționare, design premiat și eficiență sustenabilă au un singur obiectiv la Liebherr: transformarea prospețimii în plăcere pură, zi de zi. De mulți ani, aparatele de înaltă calitate și serviciile de primă clasă aduc satisfacție clienților din întreaga lume. Arătați-le clienților dumneavoastră ce înseamnă ADN-ul unic Liebherr și cum este să te bazezi pe calitate, durabilitatea și eficiența aparatelor noastre. Acestea sunt doar câteva dintre multele motive pentru care suntem specialiști în refrigerare și congelare.



Inginerie și pasiune germană din 1954

De peste 70 de ani fabricăm frigidere și congelatoare de înaltă calitate, pe care le comercializăm la nivel global. Totuși, în esență, rămânem o afacere de familie, cu rădăcini adânc înfipite în Germania. Aici ne dezvoltăm produsele așa cum am făcut mereu – ghidați de ingineria germană, și de convingerea că aici s-a acumulat experiență inginerească timp de generații.



Fără compromisuri în privința calității, până la cel mai mic șurub

Proiectate în Germania, testate riguros și garantate pentru ani de zile: calitatea superioară și durabilitatea aparatelor se regăsesc până la cel mai mic detaliu. De aceea oferim o garanție de 10 ani pentru aparatele selectate și punem la dispoziție piese de schimb pentru toate modelele fabricate după 1 ianuarie 2021, pentru o perioadă de până la 15 ani, acoperind toate piesele și componentele funcționale. Ingineria germană, materialele de calitate și suportul pe termen lung garantează satisfacția clienților din întreaga lume.

Motive întemeiate să alegeți Liebherr



Sediul central Liebherr-Hausgeräte
din Ochsenhausen / Germania



Sustenabilitate prin design.


Sustenabilitatea este o călătorie – un proces continuu de îmbunătățire și învățare, la fiecare pas. De aceea, viziunea noastră depășește simpla eficiență – proiectăm pentru longevitate, reparabilitate și caracterul reciclabil. Ori de câte ori este posibil, înlocuim materialele convenționale cu alternative mai sustenabile și reducem complexitatea pentru a permite demontarea și reutilizarea. Cu inovații precum BluRoX, izolația noastră patentată pe bază de rocă vulcanică, facem pași concreți spre un ciclu de viață complet circular al produselor.



Eficiență care face diferența

Performanța energetică excepțională a fost întotdeauna o parte esențială a filozofiei noastre de produs. Aparatele Liebherr se numără printre cele mai eficiente de pe piață – datorită inovației continue, electronicii inteligente și componentelor de înaltă precizie. Și cum acestea funcționează non-stop, fiecare optimizare contează: conservarea resurselor și reducerea costurilor pe termen lung.

* Comparativ cu pragul celei mai înalte clase de eficiență A, conform Regulamentului (UE) 2019/2016 (în vigoare începând din iulie 2023).



Întotdeauna bine conectat

Clienții dumneavoastră beneficiază de toate opțiunile aplicației noastre SmartDevice și de integrarea aparatelor Liebherr într-un mediu Smart Home existent. Majoritatea modelelor Liebherr sunt deja echipate cu SmartDeviceBox sau pot fi postechipate. Astfel, notificările importante de stare și de alarmă sunt trimise direct pe telefon, iar aparatele pot fi controlate de la distanță. Aplicația oferă numeroase funcții și servicii.




Black
Steel
Interior

Light
Tower

Nu toate luminile sunt la fel

La Liebherr, luminozitatea, funcționalitatea și designul se îmbină în concepte unice de iluminare. Acestea nu numai că asigură o iluminare uniformă și o vedere de ansamblu mai bună, ci și evidențiază aspectele estetice și dezvăluie detalii bine gândite atunci când servesc și ca suport pentru plăcile de sticlă. Cu ajutorul luminii și designului, Liebherr își dovedește încă o dată talentul pentru rafinament optic și tehnic. Aproape că e păcat să fie ascuns în spatele ușii frigiderului.



Infinity
Spring



Tehnologii revoluționare pentru proapețime

Liebherr a fost întotdeauna unul dintre pionieri în ceea ce privește proapețimea. Tehnologii precum EasyFresh, BioFresh și BioFresh Professional cu HydroBreeze păstrează alimentele proaspete mult mai mult timp, deoarece acestea asigură condiții optime de temperatură și umiditate. Pentru o durată de depozitare mai lungă, mai puține deșeuri alimentare și, nu în ultimul rând, mai puține cumpărături.



Confortul care derivă din viață

Aparatele Liebherr îndeplinesc toate dorințele în ceea ce privește confortul de operare. Și nici nu lasă uși deschise. La urma urmei, inginerii noștri sunt, de asemenea, buni gospodari sau pe scurt: oameni. Și le place să aibă la dispoziție funcții utile care să le facă viața mai ușoară, cum ar fi sistemele de depozitare flexibile, sertare telescopice confortabile și control intuitiv.

Reconfortant la nesfârșit

Indiferent dacă vorbim despre sursa de apă cristalină InfinitySpring, dispozitivul automat de cuburi de gheață IceMaker sau cuburi de gheață dintr-o mișcare cu EasyTwist-Ice – funcțiile de apă și gheață oferite de Liebherr asigură băuturi răcoritoare perfecte direct de la frigider sau congelator, cu sau fără racord de apă fix. Acest lucru este sustenabil, confortabil și pur și simplu reconfortant.





Calea noastră către viitor

Liebherr Appliances a instituit o strategie amplă de Responsabilitate Corporativă (CR) care modelează modul nostru de lucru – de la condiții de muncă echitabile și utilizarea resurselor până la design sustenabil al produselor. Inovațiile precum izolația BluRoX, utilizarea energiei regenerabile la unitățile noastre de producție și disponibilitatea pieselor de schimb timp de 15 ani fac parte din angajamentul nostru de a crea un impact durabil pentru oameni, mediu și generațiile viitoare.

Pentru acest angajament, am primit Medalia de Argint EcoVadis – o evaluare a responsabilității corporative recunoscută la nivel mondial.

Oameni și afacere sustenabilă

Apreciem egalitatea și oferim locuri de muncă sigure, echitabile și pe termen lung. Fiind o afacere de familie, ne asumăm responsabilitatea cu gândul la viitor – nu doar la următorul trimestru.

Reciclare

Ne orientăm designul către reciclare, prin utilizarea de materiale sustenabile, mai simple și cu un procent mai mare de conținut reciclat. Tot mai multe dintre aparatele noastre sunt concepute pentru a fi dezamblate, facilitând recuperarea resurselor și sprijinind parcursul nostru către o economie circulară.



Materiale

Ne concentrăm pe materiale durabile, sigure și cu impact redus – inclusiv utilizarea sporită a oțelului și a materialelor plastice reciclate, precum și a spumelor pe bază biologică – făcând reciclarea mai ușoară.

Utilizare

Aparatele funcționează non-stop, de aceea eficiența energetică și durabilitatea sunt esențiale. Multe dintre modelele noastre se numără printre cele mai eficiente disponibile, cu piese de schimb ușor accesibile. Funcții precum BioFresh păstrează alimentele proaspete mai mult timp și contribuie la reducerea risipei.

Producție

Îmbunătățim constant eficiența și performanța ecologică a unităților noastre de producție – crescând utilizarea energiei verzi, reducând emisiile, monitorizând consumul de apă și evitând substanțele nocive ori de câte ori este posibil.



Aflați despre responsabilitatea corporativă

Pentru imaginea completă, inclusiv date și cifre, accesați home.liebherr.com/sustainability



Delicios pentru mai mult timp.

Fără compromisuri la achiziție. Aveți în vedere ingredientele naturale, cea mai bună calitate și prosepțimea maximă. Complet clar: Oricine acordă atât

de multă importanță alimentelor bune vrea să le păstreze mult timp. Tocmai de aceea am dezvoltat tehnologii inovatoare de prosepțime și le rafinăm de la an la an. Pentru ca alimentele dumneavoastră să aibă în continuare un gust nealterat după un timp în frigider.



DuoCooling. Fără uscare completă.

Tehnologia noastră de bază în toate combinele frigorifice. Datorită celor două circuite de răcire complet separate, nu există schimb de aer între compartimentele frigider și congelator. Produsele alimentare nu se usucă și mirosurile nu se transmit.





EasyFresh. Ideal pentru fructe și legume.

Aici se simt ca acasă fructele și legumele neambalate. La aceeași temperatură ca în compartimentul frigiderului și în sertarul etanș, salata, de exemplu, va rămâne încă proaspătă după 7 zile.



BioFresh. Soluția noastră universală.

Cu tehnologia consacrată BioFresh, alimentele sunt depozitate la o temperatură cu puțin peste 0°C, semnificativ mai rece decât în restul aparatului. Cu umiditatea perfectă a aerului, fructele și legumele din sertarul Fruit & Vegetable se păstrează proaspete mai mult timp. Carnea, peștele și produsele din lapte sunt păstrate cel mai bine în sertarul Meat & Dairy.



BioFresh Professional cu HydroBreeze.

Refrigerați ca profesioniștii.

O ceață rece, care se așterne ca balsamul peste fructe și legume. Aceasta asigură prospețime clară și îmbunătățește structura – efectul Wow special pentru fructe și legume în sertarul BioFresh Professional.



BioFresh Professional cu sertar Fish & Seafood.

Ca proaspăt prins de la piață.

Alimentele deosebit de sensibile, cum ar fi peștele și fructele de mare, se păstrează cel mai bine la temperaturi de îngheț și umiditate scăzută a aerului. Temperatura constantă de -2°C în sertarul Fish & Seafood este, prin urmare, ideală pentru un gust proaspăt de lungă durată.



SmartFrost. Dezghețarea este necesară foarte rar.

În comparație cu alte congelatoare statice, prin tehnologia SmartFrost de la Liebherr, alimentele se congelează mai repede și se reduce formarea de gheață, astfel decongelarea devine mai simplă și mai rapidă.



NoFrost. Fără decongelare.

Cu funcția de decongelare automată este garantată prospețimea permanentă a alimentelor congelate. Depozitarea intermediară a alimentelor congelate nu mai este necesară pe parcursul decongelării manuale. Congelarea optimă constantă se păstrează fără întrerupere.

Frigidere care îndeplinesc toate așteptările – și nu lasă uși deschise.

Nu suntem interesați să dezvoltăm frigidere cu cât mai multe funcții. Ci frigidere cu funcții care păstrează alimentele în siguranță pentru o perioadă mai lungă și de care au nevoie cu adevărat clienții. Funcții care fac viața cu adevărat mai ușoară. Și apoi să implementăm aceste funcții în perfecțiune tehnică.

Ce e sigur e sigur



Alarmă pentru ușă deschisă

Alarmă atunci când ușa este deschisă, de asemenea vizual prin aprinderea intermitentă a iluminării LED.



Alarmă de temperatură

Avertizare vizuală și acustică atunci când temperatura din compartimentul de congelare atinge un nivel critic.



Alarmă de întrerupere a alimentării cu curent

Alarmă optică și acustică în caz de întrerupere a alimentării cu curent pentru depozitarea în siguranță.



Alarmă defecțiune aparat

Avertizare vizuală și acustică la apariția unei defecțiuni la aparat.



Reamintire

Reamintire automată pentru efectuarea întreținerii și îngrijirii.



Blocare modificări

Previne orice setare sau activare de funcții.



DemoMode

Pentru prezentarea optimă a aparatului în showroom: interfață utilizator și iluminarea pornite, răcirea oprită.

Un pic mai mult confort



CleaningMode

Pentru o vizibilitate deplină în timpul curățării, răcirea se oprește, în timp ce iluminarea rămâne aprinsă.



PartyMode

În PartyMode, sunt activate funcții precum SuperCool și producția maximă de gheață.



HolidayMode

Ventilatorul, SuperCool și SuperFrost sunt oprite, temperatura de răcire este mărită la +15°C pentru a economisi curent. Congelatorul rămâne pornit.



EnergySaver

Creșterea temperaturii standard la maxim +7°C, pentru reducerea consumului de energie electrică.



SabbathMode

Toate luminile și sunetele sunt oprite, modul este dezactivat după 80 de ore.



Setarea limbii*

Setarea variabilă a limbii cu 12 opțiuni de limbă.



Competențe de bază în domeniul răcirii și refrigerării



Afișajul temperaturii

Pe afișaj apare întotdeauna valoarea temperaturii curente. O modificare este afișată în meniu cu aprindere intermitentă.



SuperFrost

Creșterea puterii de răcire în compartimentul de congelare pentru o congelare care păstrează vitaminele.



SuperCool

Creșterea puterii de răcire până când alimentele proaspăt depozitate sunt la fel de reci ca și restul conținutului.



VarioTemp

Întregul compartiment de congelare poate fi utilizat și pentru răcire sau ca un compartiment pivniță, datorită setărilor variabile de temperatură între -2 °C și +14 °C.

Pur și simplu inteligent prin aplicație




NightMode

Toate sunetele sunt oprite – iar iluminarea este estompată. Pentru odihnă netulburată.



BottleTimer

Răcire foarte rapidă prin activarea funcției SuperFrost. Reamintire automată prin aplicație pentru a scoate sticlele din congelator.



IceCubeTimer**

Producție de cuburi de gheață la o viteză ridicată. De îndată ce cuburile de gheață au fost pregătite, veți primi o notificare în aplicație.



AutoDoor (numai la aparatele încorporabile cu AutoDoor)

Unic în lume: Deschidere și închidere confortabilă a ușii prin comandă vocală, semnal de bătaie și smartphone – sau pur și simplu cu mâna.

Prezentare generală a caracteristicilor | Refrigerare și congelare

Tehnologii de prospețime

Bio Fresh Professional	BioFresh Professional oferă și mai multă flexibilitate pentru nevoile individuale de depozitare a alimentelor.
Hydro Breeze	Asigurați răcirea alimentelor la fel ca un profesionist: Vaporii reci și o temperatură în compartiment de puțin peste 0 °C asigură o valabilitate mai îndelungată a alimentelor și un efect vizual impresionant.
Fish & Seafood	Pentru că, în sertarul Fish & Seafood, puteți depozita peștele și fructele de mare la temperatura optimă de -2 °C la fel de profesionist ca în magazinul de pește.
Bio Fresh	La o temperatură puțin peste 0 °C și o umiditate ideală, fructele, legumele, carnea, peștele și produsele lactate rămân proaspete mult mai mult timp decât într-un compartiment obișnuit de frigider.
Bio Fresh Plus	Avantajele BioFresh cu zonă suplimentară de temperatură controlabilă -2 °C, ideală pentru pește și fructe de mare (aparate independente).
Easy Fresh	Umiditatea ajustabilă prelungește prospețimea fructelor și legumelor.
Duo Cooling	Două circuite de răcire separate permit controlul independent al compartimentelor de frigider și congelator. Se previne transferul de mirosuri și uscarea alimentelor.
No Frost	Confort fără gheață.
Smart Frost	Dezghețare mai puțin frecventă.
Stop Frost	Dezghețare mai puțin frecventă și deschidere mai ușoară a capacului lăzilor frigorifice datorită lipsei de vid.
Super Cool	SuperCool amplifică puterea de răcire până când alimentele noi introduse ating temperatura conținutului din interior.
Super Frost	SuperFrost crește pentru scurt timp puterea de răcire - astfel este menținută constantă temperatura atunci când introduceți alimente dezghețate.
Vario Temp Zone	Refrigerare sau congelare? Puteți alege dintre: Funcția VarioTemp-Zone poate fi setată la o temperatură precisă între -18 °C și -10 °C și între -2 °C și +5 °C.
Vario Temp	Compartimentul de înghețare este o alternativă la alte zone de răcire: prin setarea cu precizie a temperaturii între -2 °C și +14 °C (aparate independente).
Vario Cool Drawers	Temperaturile din sertare pot fi reglate independent între 0 și +16 °C. Astfel, băuturile foarte reci și alimentele delicate pot fi păstrate separat.

Design

Open Stage	Sertarele transparente prezintă întregul conținut al frigiderului cu maximă claritate și ergonomie excelentă.
Glass & Steel-look Interior	Elemente elegante din sticlă și oțel inoxidabil în interior, pentru cerințe speciale de design.
Mood Light	Un punct de atracție în spațiul dumneavoastră de locuit: designul iluminării indirecte pune în valoare elegant Centrul Water & Ice și mânerul încastat.
Light Tower	Noul concept LightTower luminează interiorul în mod egal și susține plăcile din sticlă. Flexibil, economisind spațiu, inedit.
LED	Căldură redusă, economie de energie și fără întreținere pentru o iluminare optimă.

Apă și gheață

Water & Ice Centre	Centrul Water & Ice vă oferă suficientă apă rece, cuburi de gheață și gheață zdrobită, non-stop.
Infinity Spring	Dozatorul de apă este încastat în peretele lateral stâng al compartimentului frigiderului, pentru racord fix la apă.
Ice Tower	Perfect pentru petreceri: IceMaker automat și compartiment pentru pizza mare, pe un raft glisant comod.
Ice Maker	IceMaker automat pentru racord fix la apă.
Ice Maker Water tank	IceMaker automat cu rezervor de apă, dacă racordul la apă nu este disponibil sau nu este dorit.
Easy Twist Ice	Obțineți cu ușurință cuburi de gheață: Umpleți rezervorul cu apă, lăsați-o să înghețe și scoateți cuburile de gheață formate cu o mișcare de rotire (aparate independente).

Confort și flexibilitate

Auto Door	Funcție unică la nivel mondial: AutoDoor facilitează o deschidere și închidere comodă a ușii prin comandă vocală, atingere și smart-phone* – sau pur și simplu cu mâna.
Flex Door System	Datorită sistemului FlexDoorSystem, ușile Liebherr se deschid și se închid individual, foarte ușor și silențios – iar închiderea etanșă 100% economisește energie.
Soft System	Închidere foarte blândă a ușii, chiar și atunci când este complet încărcată, automat sub un unghi de deschidere de 30°.
Soft-Telescopic Rails	Sertare pe șine telescopice complet extensibile, cu mecanisme de închidere automată și închidere amortizată, pentru o utilizare comodă.
Telescopic Rails	Sertare pe șine telescopice line, pentru o deschidere și închidere convenabilă și îndepărtare ușoară.
Ultra Silent	Probabil că nu ați auzit niciodată de acest aparat Liebherr – pur și simplu pentru că este foarte silențios.
Super Silent	Șșșș - ascultați cu atenție: Frigiderul dumneavoastră Liebherr este atât de silențios încât trebuie să ciuliți urechile ca să-l auziți.
Touch & Swipe-Display	Operare intuitivă a frigiderului – prin simpla atingere și glisare pe ecran.
Touch-Display	Cu ecranul tactil cu prezentare de ansamblu, un aparat Liebherr poate fi operat printr-o simplă atingere.
Touch Control	Controlarea cu o singură atingere a aparatului dumneavoastră.
Space Box	Pentru un spațiu de depozitare flexibil: SpaceBox oferă mult spațiu suplimentar pentru alimentele foarte mari cu înălțimea sa de 250 mm.
Side by Side	Datorită conceptului Side-by-Side, frigiderile și congelatoarele, precum și vitrinele pentru vin pot fi combinate individual, în funcție de nevoile personale.
Vario Space	Pentru un spațiu de depozitare extrem de mare: Trebuie doar să îndepărtați compartimentele de congelare culisante individuale și straturile intermediare de sticlă și obțineți spațiu pentru alimentele foarte mari.
Door Stop	Păstrați prospețimea și igiena în aparatele Liebherr. Ușa rămâne deschisă atunci când aparatul nu este în funcțiune. Economisiți timp, energie și mențineți curățenia.
Easy Open	Funcția EasyOpen permite deschiderea ușii congelatorului de mai multe ori consecutiv, rapid și comod.
Frost Protect	Adaptarea la temperaturi ambientale scăzute permite instalarea congelatoarelor chiar și în încăperi neîncălzite, la temperaturi de până la -15 °C.
Door Lock	Mecanismul mecanic de blocare a ușii asigură în permanență siguranța conținutului frigiderului. Încuietorea este montată încastrat și se integrează discret în designul general.

Conectivitate

Smart Device	SmartDeviceBox integrat vă permite să controlați aparatul și să utilizați servicii suplimentare prin intermediul computerelor și a dispozitivelor mobile.
Smart Device ready	SmartDeviceBox integrat poate fi echipat ulterior, astfel încât să puteți controla aparatul și să puteți utiliza servicii suplimentare prin intermediul computerului și a dispozitivelor mobile. Disponibil ca accesoriu.

Grupe speciale de produse

Beverage	Special concepute pentru răcirea și prezentarea perfectă a băuturilor.
Outdoor	Ideale pentru utilizare în aer liber, datorită materialelor rezistente la rugină și intemperii, construcției robuste și componentelor de înaltă calitate.
Wine	Condiții perfecte pentru vinuri rafinate, cu funcții unice de depozitare și temperare.

Modele ultra-eficiente

Ultra Efficient A -10%	Ultra Efficient A -20%	Ultra Efficient A -30%	Acestea sunt chiar mai economice decât aparatele din cea mai înaltă clasă de eficiență energetică A – Liebherr stabilește noi standarde.
** Comparativ cu pragul pentru clasa maximă de eficiență energetică A conform Directivei (UE) 2029/2016 (în vigoare din decembrie 2023).			

Pentru o privire de ansamblu
clară. Chiar și înainte
de a deschide frigiderul.

○ Pure ◇ Plus ⬡ Prime △ Peak

Care aparat mi se potrivește cel mai bine? Iata o
întrebare la care răspunsul nu este niciodata sim-
plu. De aceea am ușurat căutarea și am împărțit
gama in patru serii ușor de înțeles.

○ Seria Pure

Seria Pure este clasa noastră de bază. Simplu, clar și perfect echipat pentru toate necesitățile esențiale. Aparatele din seria Pure sunt reduse la esențial. Însă complet dotate cu cea mai înaltă calitate Liebherr.



◇ Seria Plus

Seria Plus se bazează pe seria Pure și are detalii suplimentare impresionante. Plus semnifică aici cu precădere un Plus de confort. Aparatele electrocasnice nu numai că oferă refrigerare și congelare de primă clasă, dar sunt și cu puțin mai inteligente. Acestea ajută la simplificarea utilizării.

◈ Seria Prime

Cu seria Prime, lucrurile devin mult mai elegante. Aceasta aduce o amprentă inconfundabilă în ceea ce privește designul și materialul. În primul rând, sunt folosite materiale de calitate autentică în interiorul aparatelor. Dar și soluțiile speciale de iluminare fac din aparatele din această serie un adevărat punct de atracție.



△ Seria Peak

Seria Peak este seria noastră de top. Aici sunt combinate cele mai bune aspecte. Nu există niciun compromis. Tehnologia inovatoare Liebherr îmbină designul excepțional de ultimă generație și confortul într-o interpretare proprie. Aparatele din această serie sunt pentru toți cei care vor să aibă totul.



Calitate fără com- promisuri

Fiabilitatea și durabilitatea nu sunt doar cuvinte la modă pentru noi. De ce? Pentru Liebherr, fiecare detaliu trebuie să îndeplinească standarde înalte. Toate piesele funcționale sunt testate extensiv și intensiv. Până când suntem convinși de calitatea maximă a frigiderelor și congelatoarelor noastre.



Oferim acest lucru clienților noștri gratuit timp de 10 ani la toate combinele frigorifice independente din clasele de eficiență energetică A, B și C, precum și la toate aparatele încorporabile din clasele de eficiență energetică A și B. Cu garanția noastră de producător, clienții dvs. nu vor suporta niciun cost de reparații și service timp de 10 ani. Informații suplimentare, înregistrarea și condițiile de garanție accesând home.liebherr.com/guarantee



Înregistrarea și condițiile de garanție la
home.liebherr.com/guarantee

10 ani garanție din partea producătorului:



Achiziție

Achiziționați un aparat de la un partener Liebherr până la 31.12.2026.



Înregistrare

Înregistrați-vă aparatul în termen de 60 zile de la cumpărare (data facturii) prin intermediul formularului nostru web sau al aplicației noastre SmartDevice.



Bucurați-vă

Clienții dumneavoastră se pot bucura de o garanție de 10 ani a producătorului Liebherr și de o prospețime de durată.







Aparate Independente



Faceți o declarație. În bucătăria dumneavoastră.

Frigiderele au încetat de mult să mai fie aparate de bucătărie complet albe. Deoarece separarea dintre zonele de luat masa și de locuit este acum în mare parte fluidă, designul joacă un rol din ce în ce mai important. Noul limbaj de design captivează prin marginile sale neobișnuite, suprafețele elegante și silueta fără compromisuri. Un aspect


clasic, exclusivist, cu care aparatele noastre pot fi integrate perfect în orice bucătărie modernă. Și în același timp ies în evidență. Dar destule cuvinte: designul vorbește de la sine.

Aparatele noastre sunt disponibile cu un display fie integrat în ușă, fie în interiorul aparatului - pentru cei exigenți.





XRfbd 5220 ♦ Seria Plus



InteriorFit. Perfect adaptat.

Utilizați elegant nișele de bucătărie. Cu InteriorFit, aparatele noastre independente se potrivesc în bucătăria dumneavoastră pentru a economisi spațiu – nu au nevoie de un spațiu de ventilație pe pereți sau pe mobilierul adiacent. Doar ușa frigiderului va fi la vedere în bucătăria dumneavoastră. Toate celelalte sunt invizibile.



XRCbs 5295 Δ Seria Peak

Eleganță în interior și exterior:

Aparatele noastre BlackSteel încântă privirea până la cel mai mic detaliu.

Opțiunile noastre: elegant, elegant sau elegant?

Fiecare bucătărie este unică, așadar de ce ar trebui ca frigiderul să fie unul standard? Oferim o gamă variată de materiale premium, culori subtile și modele ergonomice de mânere. Dar indiferent de alegerea clienților dumneavoastră, nu au cum să dea greș cu aceste opțiuni exclusive.

Soluții de prindere

Mâner cu mecanism de deschidere

Mânerul ușii se adaptează ușor la mișcarea mâinii, făcând deschiderea și mai ușoară.



Mâner încadrat

În acest fel nu este proeminent niciun mâner în cameră. Încadrarea elegantă se armonizează cu designul redus, fără mânere al bucătăriei dumneavoastră.



Fronturile ușilor

Suprafețe

Sunt disponibile următoarele variante de design:

SmartSteel

SteelFinish

BlackSteel

TerraSteel
(doar pentru uși
French Door)





Alb

DarkGrey

GlassBlack

GlassWhite



Interior cu aspect de inox

Aparatele BlackSteel și SmartSteel includ elemente interioare asortate cu aspect de inox, care constituie un detaliu vizual de impact.





Deschiderea dificilă a congelatoarelor:

O problemă din trecut.

Datorită noii tehnologii EasyOpen, congelatoarele pot fi deschise fără probleme și fără efort în orice moment. Chiar și fără mâner. Cum reușim acest lucru? Cu ajutorul unui nou tip de etanșare a ușii și a noului modul tehnologic BluPerformance, am reușit să reducem forțele de deschidere a ușii la jumătate. Economisind spațiu, simplu, confortabil.



SpaceBox

Ideal pentru tot ce are nevoie de puțin mai mult spațiu.



VarioSpace

Practic pentru alimente congelate mari, de exemplu tortul de aniversare cu mai multe etaje.

Spațiu de depozitare în funcție de necesar.

Cu VarioTemp, în compartimentul congelator temperatura poate fi setată între -2°C și $+14^{\circ}\text{C}$.

Acest lucru înseamnă de exemplu că sunteți întotdeauna bine pregătit pentru petreceri mari. Pentru că zona congelatorului poate fi folosită ca zonă suplimentară de răcire pentru gustări sau pentru băuturi răcoritoare. Dar și ca un compartiment tip pivniță pentru alimente sensibile la frig, cum ar fi cartofi, ceapă și altele asemănătoare.

Familia dumneavoastră a crescut și rămâne fără spațiu în combina frigorifică? Nicio problemă. Cu VarioTemp puteți utiliza și compartimentele congelatorului ca frigider în bucătărie. În combinație cu un congelator separat, aveți acum suficient spațiu pentru a oferi familiei extinse alimente proaspete.



**Folosirea ca un compartiment congelator
(-18°C)**



**Folosirea ca un compartiment frigider
(-2°C – $+9^{\circ}\text{C}$)**



**Folosirea ca un compartiment tip pivniță
($+14^{\circ}\text{C}$)**

Litere						Cifre			
C	B	N	b	s	d	5	7	6	i
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4

1	Grup de produse
R	Frigider
C	Combină frigorifică
F	Congelator
M	Sistem MultiDoor/French door
XRF	Indicație pentru SBS (frigider congelator)
XCC	Indicație pentru SBS (combină combină)

2 + 3	Tehnologie / caracteristici
-	EasyFresh
B	BioFresh
N	NoFrost
X	BluRoX

4 + 5	Materiale
sf	SteelFinish
sd	Ușă SmartSteel
st	SmartSteel
bd	Ușă BlackSteel
bs	BlackSteel
ts	TerraSteel
dg	DarkGrey
-	Alb

6	Clasă de eficiență energetică
a	Clasă de eficiență energetică A
b	Clasă de eficiență energetică B
c	Clasă de eficiență energetică C
d	Clasă de eficiență energetică D
e	Clasă de eficiență energetică E
f	Clasă de eficiență energetică F

+	Ultra-eficient**
10	Clasă de eficiență energetică A -10 %
20	Clasă de eficiență energetică A -20 %
30	Clasă de eficiență energetică A -30 %

1 + 2	Dimensiuni*/tip
Lățime 60 cm	
42	125 cm
46	145 cm
50	165 cm
52	185 cm
57	201 cm

Lățime 70 cm	
66	145 cm
70	165 cm
72	185 cm

Lățime 75 cm	
77	201 cm

Tip (uși French door)	
95	2 uși, 2 sertare de congelator
90	4 uși

3	Serii
0-1	Pure
2-4	Plus
5-6	Prime
7-9	Peak

4	Specificații
0-7	Număr de sertare de congelator
1	Cu compartiment congelator cu 4 stele
i	SmartDeviceBox inclus

Side-by-Side	
0	EasyFresh
5	BioFresh 1 aparat
6	BioFresh 2 aparate

French door	
0	Fără apă/gheață
2	IceMaker mecanic (EasyTwist-Ice)
4	IceMaker automat
6	InfinitySpring + IceMaker
8	IceCenter

* Consultați descrierea aparatului pentru dimensiunile exacte.
** Comparativ cu pragul celei mai înalte clase de eficiență energetică (clasa A), conform Regulamentului (UE) 2019/2016 (în vigoare la decembrie 2023).

Tipologie

Litere							Cifre			
C	B	N	b	s	d		5	7	6	i
1	2	3	4	5	6	+	1	2	3	4

1	Grup de produse
R	Frigider
C	Combină frigorifică
F	Congelator
XRF	Indicație pentru SBS (frigider congelator)
XCC	Indicație pentru SBS (combină combină)

2 + 3	Tehnologie / caracteristici
-	EasyFresh
B	BioFresh
N	NoFrost
X	BluRoX

4 + 5	Materiale
sf	SteelFinish
sd	Ușă SmartSteel
st	SmartSteel
bd	Ușă BlackSteel
bs	BlackSteel
dg	DarkGrey
-	Alb

6	Clasă de eficiență energetică
a	Clasă de eficiență energetică A
b	Clasă de eficiență energetică B
c	Clasă de eficiență energetică C
d	Clasă de eficiență energetică D
e	Clasă de eficiență energetică E
f	Clasă de eficiență energetică F

+	Ultra-eficient**
10	Clasă de eficiență energetică A -10 %
20	Clasă de eficiență energetică A -20 %
30	Clasă de eficiență energetică A -30 %

1 + 2	Dimensiuni*
Lățime 60 cm	
42	125 cm
46	145 cm
50	165 cm
52	185 cm
57	201 cm

Lățime 70 cm	
66	145 cm
70	165 cm
72	185 cm

Lățime 75 cm	
77	201 cm

3	Serii
0-1	Pure
2-4	Plus
5-6	Prime
7-9	Peak

4	Specificații
0-7	Număr de sertare de congelator
1	Cu compartiment congelator cu 4 stele
i	SmartDeviceBox inclus

Side-by-Side	
0	EasyFresh
5	BioFresh 1 aparat
6	BioFresh 2 aparate

* Consultați descrierea aparatului pentru dimensiunile exacte.
** Comparativ cu pragul celei mai înalte clase de eficiență energetică (clasa A), conform Regulamentului (UE) 2019/2016 (în vigoare la decembrie 2023).

Prezentare generală a gamei de produse

△ Seria Peak

○ Seria Prime

◇ Seria Plus

○ Seria Pure

Combine frigorifice cu uși French Door

BioFresh Professional/HydroBreeze

Water & Ice-Centre/MoodLight/VarioTempZone

InfinitySpring/IceMaker/MoodLight

BioFresh

Water & Ice-Centre/VarioTempZone

IceMaker/VarioTempZone


IceMaker

EasyFresh

EasyTwist-Ice/VarioTempZone

← 91 →


↑ 203 ↓



2 uși,
2 sertare de congelare

← 91 →


↑ 180 ↓



2 uși,
2 sertare de congelare

← 91 →

↑ 180 ↓



cu 4 uși

MBsddi 9558

MBsddi 9556

MBbsdi 9556

MBsddi 9528

MBbsdi 9528

MBsddi 9028

MBbsdi 9028

MBsddi 9024

MBbsdi 9024

Msdd 9012

Combinații Side-by-Side

Vin/Congelatoare | Frigidere

BioFresh Professional

Vin | HydroBreeze
NoFrost | InfinitySpring
IceMaker

XRCbs 5295

SWNbsd 529i


SRBbsc 529i

XRCst 5295

SWNstd 529i

SRBstc 529i

← 60 → ← 60 →



Combinații Side-by-Side

Congelatoare | Frigidere

BioFresh Professional

NoFrost | HydroBreeze
IceTower | InfinitySpring

XRFbs 5295

SFNbsd 529i

SRBbsc 529i

XRFst 5295

SFNstd 529i

SRBstc 529i

NoFrost | Fish & Seafood
IceTower

XRFsd 5265

SFNsdd 526i

SRBsdd 526i

BioFresh

NoFrost | BioFresh

XRFsf 5225

SFNsfd 5227

SRBsfc 5220

EasyFresh

NoFrost | EasyFresh

XRFbd 5220

SFNbdd 5227


SRbdd 5220

XRFsf 5220


SFNsfd 5227

SRsfd 5220

← 60 → ← 60 →



Aparate Independente



Combinatii frigorifice – BioFresh Professional

NoFrost							
HydroBreeze/InfinitySpring IceMaker/VarioTemp		CBNstb 579i					

Combinatii frigorifice – BioFresh

NoFrost							
VarioTemp/EasyTwist-Ice		CBNsda 575i					
VarioTemp	CBNsda 775i	CBNbsa 575i					
		CBNbsa 575i					
EasyTwist-Ice		CBNbda 572i	CBNbda 5223				
			CBNsda 5223				
			CBNsdc 573i				
		CBNbdc 573i					
		CBNsdc 573i					

Combinatii frigorifice – EasyFresh

NoFrost							
EasyTwist-Ice		CNsfc 573i	CNbdb 5223				
		CNc 5724	CNsdb 5223				
		CNbda 5723					
		CNsda 5723					
	CNsfa 7723			CNc 5023			
				CNsfc 5023			
		CBNsdc 573i	CNsfd 7723				
		CNc 5723	CNd 7723				
			CBNsdc 765i				
			CNc 5223				

Prezentare generală a gamei de produse


△ Seria Peak

◇ Seria Prime


◇ Seria Plus

○ Seria Pure


← 60 →




← 60 →



← 60 →



← 60 →



Frigidere

BioFresh Professional

HydroBreeze/Fish & Seafood

RBbsc 528i

BioFresh

Spațiu complet BioFresh

RBbsb 525i

RBsdc 525i

RBsfd 5221

RBsfc 5220

RBa30 425i

Coș pentru sticle


RDsfd 5220

RBa 425i


RBc 5220

RBa 425i


← 70 →




← 70 →




← 70 →




← 60 →




← 60 →



← 60 →



← 60 →



Congelatoare

NoFrost

EasyTwist-Ice

FNc 727i

FNc 527i

FNc 5103

FNc 5123

FNc 7227

FNc 7026

FNa 6635

FNd 5603




FNd 5026



FNd 4625

FNb 425i

FNc 6625

ICNSd 5123

	← 60 →	← 55 →	← 50 →	← 55 →
				
Frigidere tip masă				
EasyFresh	Rci 3950			
	Rci 3921			
	IRd 4000			
	Rdi 1621			
Compartiment pentru fructe și legume		IRc 3920	IRd 3900	IRe 3900
		IRc 3921	Rd 1201	
		IRd 4100	IRe 4100	
		IRd 4101	IRe 4101	

	← 60 →	← 55 →	← 55 →
			
Congelatoare tip masă			
NoFrost			
	FNd 505i	FNc 527i	
SmartFrost	FNc 507i	FNc 527i	FNc 467i
		FNd 525i	
		FNd 505i	



Combine frigorifice French Door



Tipologie

Litere						Cifre			
M	B	s	d	d	i	9	5	2	8
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4

1	Grup de produse	1 + 2	Tipul de aparat:
M	Sistem MultiDoor	95	2 uși, 2 sertare de congelator
2	Tehnologie / caracteristici	90	4 uși
-	EasyFresh	3	Serii
B	BioFresh	0-1	Pure
3 + 4	Materiale	2-4	Plus
bs	BlackSteel	5-6	Prime
ts	TerraSteel	4	Apă/gheață
sd	Ușă SmartSteel	0	Fără apă/gheață
5	Clasă de eficiență energetică	2	IceMaker mecanic (EasyTwist-Ice)
a	Clasă de eficiență energetică A	4	IceMaker automat
b	Clasă de eficiență energetică B	6	InfinitySpring + IceMaker
c	Clasă de eficiență energetică C	8	IceCenter
d	Clasă de eficiență energetică D		
e	Clasă de eficiență energetică E		
6	Conectivitate		
i	SmartDeviceBox inclus		



Prezentare generală a seriilor

Două uși,
două sertare de congelator



◇ Seria Plus



◇ Seria Prime

Patru uși



○ Seria Pure



◇ Seria Plus



◇ Seria Prime

	○ Seria Pure	◇ Seria Plus	⬢ Seria Prime
Tehnologie de prosepțime	EasyFresh		
		BioFresh cu SoftTelescopic	BioFresh Professional cu SoftTelescopic
			HydroBreeze
	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling
	Filtru FreshAir	Filtru FreshAir	Filtru FreshAir
	NoFrost	NoFrost	NoFrost pe șine telescopice
	Sistem PowerCooling	Sistem PowerCooling	Sistem PowerCooling
Confort și flexibilitate	VarioTempZone *	VarioTempZone *	VarioTempZone *
	Mecanism de amortizare a închiderii SoftSystem *	Mecanism de amortizare a închiderii SoftSystem *	Mecanism de amortizare a închiderii SoftSystem *
	Reglare confortabilă pe înălțime a rafturilor din sticlă	Reglare confortabilă pe înălțime a rafturilor din sticlă	Funcție confort de reglare a înălțimii pentru plăcile din sticlă
	Opțiune de depozitare pentru rafturi de sticlă *	Opțiune de depozitare pentru rafturi de sticlă *	Opțiune de depozitare pentru rafturi de sticlă *
	Suport pentru ouă	Suport pentru ouă	Suport pentru ouă
	Raft montat pe ușă pliabil	Raft montat pe ușă pliabil	Raft montat pe ușă pliabil
	Raft flexibil montat pe ușă în compartimentul frigiderului	Raft flexibil montat pe ușă în compartimentul frigiderului	Raft flexibil montat pe ușă în compartimentul frigiderului
	Organizator pentru raftul montat pe ușa din frigider	Organizator pentru raftul montat pe ușa din frigider	Organizator pentru raftul montat pe ușa din frigider
	Cutie universală	Cutie universală	Cutie universală
		FlexBox	FlexBox
		Dispozitiv de depozitare a sticlelor deasupra sertarului BioFresh	Dispozitiv de depozitare a sticlelor deasupra sertarului BioFresh
	Raft montat pe ușă în compartimentul congelator	Raft montat pe ușă în compartimentul congelator	Raft montat pe ușă în compartimentul congelator
	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace
	Sistem FlexDoor	Sistem FlexDoor	Sistem FlexDoor
Design			MoodLight
			LightTower
	Iluminat în plafon cu LED-uri	Iluminat în plafon cu LED-uri	Iluminat în plafon cu LED-uri
	Ecran Touch & Swipe	Ecran Touch & Swipe	Ecran Touch & Swipe
		Iluminare cu LED a BioFresh	Iluminare cu LED a BioFresh
	Iluminare cu LED a compartimentului congelator	Iluminare cu LED a compartimentului congelator	Iluminare cu LED a compartimentului congelator
	Mânere încastate	Mânere încastate	Mânere încastate
Conectivitate (SmartDeviceBox)	Cu posibilitate de postechipare	Integrat (modelul „I”)	Integrat (modelul „I”)
Apă și gheață	EasyTwist-Ice		
	IceMaker	IceMaker	IceMaker
		IceMaker și InfinitySpring	IceMaker și InfinitySpring
		Centrul Water & Ice	Centrul Water & Ice

Dotările diferențiatore sunt **evidențiate** în seria imediat superioară.

Caracteristici unice



MoodLight

Oferiți încăperii un element de atracție: iluminarea indirectă, reglabilă în intensitate, a mânerului încastat și a centrului Water & Ice creează o atmosferă deosebit de elegantă.



Sistem FlexDoor

Sistemul de etanșare, unic și patentat, permite deschiderea și închiderea extrem de facilă a ușilor – chiar și individual. Funcționare silențioasă și etanșare 100 % pentru economie de energie.



Centrul Water & Ice

Asigură în permanență suficientă apă rece, cuburi și gheață zdrobită. Practic: la dozatorul de apă, volumul poate fi selectat individual pentru recipientul dorit.



BioFresh cu HydroBreeze

Nu este doar un efect spectaculos: Ceața rece, combinată cu o temperatură în compartimentul BioFresh de puțin peste 0°C, oferă alimentelor un plus de prospețime, păstrându-le aspectul și prelungind perioada de valabilitate.



Ecran Touch & Swipe

Operarea tuturor modelelor French Door este incredibil de simplă și intuitivă. Toate funcțiile pot fi selectate prin atingere și glisare.



IceMaker

Pentru o petrecere de vară sau doar o limonadă: nu rămâneți niciodată fără cuburi de gheață cu IceMaker-ul automat cu conexiune la apă curentă.

Combine frigorifice French Door

**InfinitySpring**

Dozatorul de apă cu conexiune fixă la apă curentă furnizează apă proaspătă și răcită, fără a vărsa vreun strop. Pur și simplu apăsați clapeta cu carafa sau paharul și savurați apă filtrată. Acest lucru înseamnă că nu mai trebuie să cumpărați apă îmbuteliată, ceea ce este benefic pentru mediu.

**Interior cu aspect de sticlă și inox**

Pentru cerințe speciale de design: elementele elegante din sticlă și metal autentic din interior creează un aspect sofisticat. Peretele posterior – asortat la culoarea materialului exterior – este sigur pentru alimente, igienic și reduce vizibilitatea amprentelor.

**SmartDevice**

Setările pot fi ajustate, temperaturile verificate și informațiile de stare vizualizate prin smartphone. Modelele cu „i” sunt deja echipate cu SmartDeviceBox, iar alte aparate pot fi dotate ulterior cu acest dispozitiv.

**EasyTwist-Ice**

Pregătiți rapid și ușor o rezervă de cuburi de gheață fără a avea o conexiune fixă la apă curentă. Umpleți rezervorul cu apă, lăsați-o să înghețe și scoateți cuburile de gheață formate cu o mișcare de rotire. EasyTwist-Ice este ușor de curățat și asigură o producție igienică de cuburi de gheață în orice moment.

**VarioTempZone**

Flexibilitate maximă: Zona VarioTemp poate fi reglată cu precizie de la -18 la -10 °C și de la -2 la +5 °C, ceea ce înseamnă că poate fi adaptată în mod flexibil în funcție de necesități pentru congelare sau refrigerare.

**Sertar cu glisieră**

Deschiderea și închiderea generoaselor sertare NoFrost ale congelatorului este extrem de ușoară, lină și fără vibrații datorită glisării paralele, chiar și atunci când sunt complet încărcate.

Frigider-congelator French Door cu 2 sertare de congelare



MBsddi 9556

Clasa de eficiență energetică:	A D
Consum de energie pe an/24 ore:	287 / 0,786 kWh
Volum total l:	586 l
Volum: Compartimentul frigiderului: 255,1 l / Compartiment BioFresh: 100,6 l / Compartimentul congelatorului: 231 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	39 db(A) / C
Clasa climatică:	SN-ST (+10 °C - +38 °C)
Ușă / pereți laterali:	Oțel inox / silver
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	180,5 / 90,6 / 74,5

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Glass & Steel Interior	Mood Light
LED	Ice Maker	Flex Door System	Soft System	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Soft Telescopic

Comandă

- Display TFT color de 2,4" în spatele ușii
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului, compartimentul BioFresh și compartimentul congelatorului
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Rafturi GlassLine, Variabil Tavă pentru ouă
- Rafturi de depozitare GlassLine: 5
- Integrat Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Iluminare cu LED a BioFresh
- Sertare BioFresh: 2, cu SoftTelescopic, Sertare Fruit & Vegetable: 1, cu HydroBreeze: 1, Sertare Meat & Dairy: 1, FlexSystem: 1
- Sertare EasyFresh: 0

- Compartiment(e) rabatabil(e) pentru ușa interioară 2
- Organizator pentru rafturi de ușă: 2

Compartimentul congelatorului

- IceMaker cu record de apă fix de 3/4"
- Producție de cuburi de gheață în 24 h: 1,30 kg
- Stoc de cuburi de gheață: 2,3 kg
- Iluminare LED
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 12,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 10,40 kg
- Compartiment universal: 1

Alte beneficii ale dotărilor

- Mâner încadrat
- Mânere de transport față și spate, Role de transport spate
- Picioare reglabile pe înălțime față și spate
- Garnitură înlocuibilă a ușii



MBsddi 9558

Clasa de eficiență energetică:	A D
Consum de energie pe an/24 ore:	284 / 0,778 kWh
Volum total l:	539 l
Volum: Compartimentul frigiderului: 214,8 l / Compartiment BioFresh: 94,2 l / Compartimentul congelatorului: 230 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	39 db(A) / C
Clasa climatică:	SN-ST (+10 °C - +38 °C)
Ușă / pereți laterali:	Oțel inox / silver
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	180,5 / 90,6 / 74,5

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Glass & Steel Interior
Mood Light	LED	Water & Ice Centre	Flex Door System	Soft System	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device

Comandă

- Display TFT color de 2,4" în spatele ușii
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului și compartimentul congelatorului
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Rafturi GlassLine, Variabil Tavă pentru ouă
- Rafturi de depozitare GlassLine: 5
- Integrat Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Iluminare cu LED a BioFresh
- Sertare BioFresh: 2, cu SoftTelescopic, Sertare Fruit & Vegetable: 1, cu HydroBreeze: 1, Sertare Meat & Dairy: 1, FlexSystem: 1
- Sertare EasyFresh: 0

- Compartiment(e) rabatabil(e) pentru ușa interioară 2
- Organizator pentru rafturi de ușă: 1
- Opțiune de depozitare pentru placa de sticlă

Compartimentul congelatorului

- Producție de cuburi de gheață în 24 h: 1,80 kg
- Stoc de cuburi de gheață: 1,8 kg
- Iluminare LED
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 12,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 6,20 kg
- Compartiment universal: 1
- Sertarul superior al congelatorului poate fi utilizat ca VarioTempZone

Alte beneficii ale dotărilor

- Mâner încadrat
- Mânere de transport față și spate, Role de transport spate

Frigider-congelator French Door cu 2 sertare frigorifice



MBsddi 9524

Clasa de eficiență energetică:	A D
Consum de energie pe an/24 ore:	287 / 0,786 kWh
Volum total l:	584 l
Volum: Compartimentul frigiderului: 253,5 l / Compartiment BioFresh: 100,2 l / Compartimentul congelatorului: 231 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	39 db(A) / C
Clasa climatică:	SN-ST (+10 °C - +38 °C)
Ușă / pereți laterali:	Oțel inox / silver
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	180,5 / 90,6 / 74,5

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Glass & Steel Interior	LED	Flex Door System
Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Soft Telescopic				

Comandă

- Display TFT color de 2,4" în spatele ușii
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului, compartimentul BioFresh și compartimentul congelatorului
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Rafturi GlassLine, Variabil Tavă pentru ouă
- Rafturi de depozitare GlassLine: 5
- Integrat Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Iluminare cu LED a BioFresh
- Sertare BioFresh: 2, cu SoftTelescopic, Sertare Fruit & Vegetable: 1, Sertare Meat & Dairy: 1
- Sertare EasyFresh: 0
- Iluminare LED în tavan

- Compartiment(e) rabatabil(e) pentru ușa interioară 2
- Organizator pentru rafturi de ușă: 2

Compartimentul congelatorului

- IceMaker cu racord de apă fix de 3/4"
- Producție de cuburi de gheață în 24 h: 1,30 kg
- Stoc de cuburi de gheață: 2,3 kg
- Iluminare LED
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 12,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 10,40 kg
- Compartiment universal: 1

Alte beneficii ale dotărilor

- Mâner încastrat
- Mânere de transport față și spate, Role de transport spate
- Picioare reglabile pe înălțime față și spate
- Garnitură înlocuibilă a ușii



MBsddi 9024

Clasa de eficiență energetică:	A D
Consum de energie pe an/24 ore:	287 / 0,786 kWh
Volum total l:	572 l
Volum: Compartimentul frigiderului: 253,5 l / Compartiment BioFresh: 100,2 l / Compartimentul congelatorului: 219 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	39 db(A) / C
Clasa climatică:	SN-ST (+10 °C - +38 °C)
Ușă / pereți laterali:	Oțel inox / silver
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	180,5 / 90,6 / 74,5

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Glass & Steel Interior	LED
Flex Door System	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Soft Telescopic			

Comandă

- Display TFT color de 2,4" în spatele ușii
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului și compartimentul congelatorului
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Rafturi GlassLine, Variabil Tavă pentru ouă
- Rafturi de depozitare GlassLine: 5
- Integrat Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Iluminare cu LED a BioFresh
- Sertare BioFresh: 2, cu SoftTelescopic, Sertare Fruit & Vegetable: 1, Sertare Meat & Dairy: 1
- Sertare EasyFresh: 0
- Iluminare LED în tavan

- Compartiment(e) rabatabil(e) pentru ușa interioară 2
- Organizator pentru rafturi de ușă: 2

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 4, VarioSpace
- IceMaker cu racord de apă fix de 3/4"
- Producție de cuburi de gheață în 24 h: 1,20 kg
- Stoc de cuburi de gheață: 6,0 kg
- Iluminare LED
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 14,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 5,00 kg
- Compartimentul congelator din dreapta poate fi utilizat ca VarioTempZone

Alte beneficii ale dotărilor

- Mâner încastrat
- Mânere de transport față și spate, Role de transport spate

Frigider-congelator French Door cu 4 uși



← 91 →



Msdd 9012

Clasa de eficiență energetică:	
Consum de energie pe an/24 ore:	269 / 0,736 kWh
Volum total l:	576 l
Volum: Compartimentul frigiderului: 356,4 l / Compartimentul congelatorului: 220 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	39 db(A) / C
Clasa climatică:	SN-ST (+10 °C - +38 °C)
Ușă / pereți laterali:	Oțel inox / silver
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	180,5 / 90,6 / 74,5

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	LED	Easy Twist Ice
Flex Door System	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device ready				

Comandă

- Display TFT color de 2,4" în spatele ușii
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului și compartimentul congelatorului
- SmartDeviceBox: ca accesoriu opțional

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Rafturi GlassLine, Variabil Tavă pentru ouă
- Rafturi de depozitare GlassLine: 5
- Sertare EasyFresh: 2 pe sertare telescopice
- Iluminare LED în tavan
- Compatiment(e) rabatabil(e) pentru ușa interioară 2
- Organizator pentru rafturi de ușa: 2

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 4, VarioSpace
- Iluminare LED

- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 14,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 5,00 kg
- Compartimentul congelator din dreapta poate fi utilizat ca VarioTempZone

Alte beneficii ale dotărilor

- Mâner încastrat
- Mânere de transport față și spate, Role de transport spate
- Picioare reglabile pe înălțime față și spate
- Garnitură înlocuibilă a ușii

← 91 →



MBbsdi 9556

Clasa de eficiență energetică:	
Consum de energie pe an/24 ore:	287 / 0,786 kWh
Volum total l:	586 l
Volum: Compartimentul frigiderului: 255,1 l / Compartiment BioFresh: 100,6 l / Compartimentul congelatorului: 231 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	39 db(A) / C
Clasa climatică:	SN-ST (+10 °C - +38 °C)
Ușă / pereți laterali:	BlackSteel / BlackSteel
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	180,5 / 90,6 / 74,5

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Glass & Steel Interior	Mood Light
LED	Ice Maker	Flex Door System	Soft System	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Soft Telescopic

Comandă

- Display TFT color de 2,4" în spatele ușii
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului, compartimentul BioFresh și compartimentul congelatorului
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Rafturi GlassLine, Variabil Tavă pentru ouă
- Rafturi de depozitare GlassLine: 5
- Integrat Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Iluminare cu LED a BioFresh
- Sertare BioFresh: 2, cu SoftTelescopic, Sertare Fruit & Vegetable: 1, cu HydroBreeze: 1, Sertare Meat & Dairy: 1
- Sertare EasyFresh: 0

- Compatiment(e) rabatabil(e) pentru ușa interioară 2
- Organizator pentru rafturi de ușa: 2

Compartimentul congelatorului

- IceMaker cu racord de apă fix de 3/4"
- Producție de cuburi de gheață în 24 h: 1,30 kg
- Stoc de cuburi de gheață: 2,3 kg
- Iluminare LED
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 12,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 10,40 kg
- Compartiment universal: 1

Alte beneficii ale dotărilor

- Mâner încastrat
- Mânere de transport față și spate, Role de transport spate
- Picioare reglabile pe înălțime față și spate
- Garnitură înlocuibilă a ușii

Frigider-congelator cu ușă franceză cu 4 uși



← 91 →



MBbsdi 9028

Clasa de eficiență energetică:



Consum de energie pe an/24 ore: 285 / 0,780 kWh

Volum total l: 545 l

Volum: Compartimentul frigiderului: 214,8 l / Compartiment BioFresh: 93,9 l / Compartimentul congelatorului: 237 l

Nivel zgomot / clasă zgomot: 39 db(A) / C

Clasa climatică: SN-ST (+10 °C - +38 °C)

Ușă / pereți laterali: BlackSteel / BlackSteel

Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 180,5 / 90,6 / 74,5

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Glass & Steel Interior	LED
Water & Ice Centre	Flex Door System	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Soft Telescopic		

Comandă

- Display TFT color de 2,4" în spatele ușii
- Afişaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului și compartimentul congelatorului
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Rafturi GlassLine, Variabil Tavă pentru ouă
- Rafturi de depozitare GlassLine: 5
- Integrat Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Iluminare cu LED a BioFresh
- Sertare BioFresh: 2, cu SoftTelescopic, Sertare Fruit & Vegetable: 1, Sertare Meat & Dairy: 1
- Sertare EasyFresh: 0
- Iluminare LED în tavan

- Compatiment(e) rabatabil(e) pentru ușa interioară 2
- Organizator pentru rafturi de ușă: 1
- Opțiune de depozitare pentru placa de sticlă

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 4, VarioSpace
- Producție de cuburi de gheață în 24 h: 1,80 kg
- Stoc de cuburi de gheață: 1,8 kg
- Iluminare LED
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 14,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 5,00 kg
- Compartimentul congelator din dreapta poate fi utilizat ca VarioTempZone

Alte beneficii ale dotărilor

- Mâner încastat
- Mânere de transport față și spate, Role de transport spate



reddot winner 2025

← 91 →



MBsddi 9528

Clasa de eficiență energetică:



Consum de energie pe an/24 ore: 284 / 0,778 kWh

Volum total l: 538 l

Volum: Compartimentul frigiderului: 214,1 l / Compartiment BioFresh: 93,9 l / Compartimentul congelatorului: 230 l

Nivel zgomot / clasă zgomot: 39 db(A) / C

Clasa climatică: SN-ST (+10 °C - +38 °C)

Ușă / pereți laterali: Oțel inox / silver

Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 180,5 / 90,6 / 74,5

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Glass & Steel Interior	LED
Water & Ice Centre	Flex Door System	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Soft Telescopic		

Comandă

- Display TFT color de 2,4" în spatele ușii
- Afişaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului și compartimentul congelatorului
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Rafturi GlassLine, Variabil Tavă pentru ouă
- Rafturi de depozitare GlassLine: 5
- Integrat Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Iluminare cu LED a BioFresh
- Sertare BioFresh: 2, cu SoftTelescopic, Sertare Fruit & Vegetable: 1, Sertare Meat & Dairy: 1
- Sertare EasyFresh: 0
- Iluminare LED în tavan

- Compatiment(e) rabatabil(e) pentru ușa interioară 2
- Organizator pentru rafturi de ușă: 1
- Opțiune de depozitare pentru placa de sticlă

Compartimentul congelatorului

- Producție de cuburi de gheață în 24 h: 1,80 kg
- Stoc de cuburi de gheață: 1,8 kg
- Iluminare LED
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 12,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 6,20 kg
- Compartiment universal: 1
- Sertarul superior al congelatorului poate fi utilizat ca VarioTempZone

Alte beneficii ale dotărilor

- Mâner încastat
- Mânere de transport față și spate, Role de transport spate

Combine frigorifice French Door



Interior BlackSteel

Rafinați-vă bucătăria de culoare închisă cu electrocasnicele noastre cu interior BlackSteel. Peretele din spate și ușa interioară impresionează cu suprafețe realizate din oțel inoxidabil negru. Finisajul anti-amprentă îl face rezistent la amprente. Toate ornamentele sunt accentuate în BlackSteel pentru a completa un aspect întunecat. Aparatul Liebherr cu interior BlackSteel se potrivește perfect în bucătăriile moderne de culoare închisă și iese în evidență cu eleganță.



BioFresh cu HydroBreeze

Doriți să refrigerați fructele și legumele ca profesioniștii? HydroBreeze vă va încânta: Ceața rece, împreună cu temperatura din sertar de 0 °C, oferă produselor alimentare un plus pentru o valabilitate mai lungă. Și asigură un efect Wow optic. HydroBreeze se activează la fiecare 90 minute pentru 4 secunde și pentru 8 secunde la deschiderea ușii.

← 91 →



MBbsdi 9528

Clasa de eficiență energetică:



Consum de energie pe an/24 ore:

284 / 0,778 kWh

Volum total l:

538 l

Volum: Compartimentul frigiderului: 214,1 l / Compartiment BioFresh: 93,9 l / Compartimentul congelatorului: 230 l

Nivel zgomot / clasă zgomot:

39 db(A) / C

Clasa climatică:

SN-ST (+10 °C - +38 °C)

Ușă / pereți laterali:

BlackSteel / BlackSteel

Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):

180,5 / 90,6 / 74,5

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Glass & Steel Interior	LED
Flex Door System	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Soft Telescopic			

Comandă

- Display TFT color de 2,4" în spatele ușii
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului și compartimentul congelatorului
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

- Organizator pentru rafturi de ușă: 1
- Opțiune de depozitare pentru placa de sticlă

Compartimentul congelatorului

- Producție de cuburi de gheață în 24 h: 1,80 kg
- Stoc de cuburi de gheață: 1,8 kg
- Iluminare LED
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 12,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 6,20 kg
- Compartiment universal: 1
- Sertarul superior al congelatorului poate fi utilizat ca VarioTempZone

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Rafturi GlassLine, Variabil Tavă pentru ouă
- Rafturi de depozitare GlassLine: 5
- Integrat Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Iluminare cu LED a BioFresh
- Sertare BioFresh: 2, cu SoftTelescopic, Sertare Fruit & Vegetable: 1, Sertare Meat & Dairy: 1
- Sertare EasyFresh: 0
- Iluminare LED în tavan
- Compartiment(e) rabatabil(e) pentru ușă interioară 2

Alte beneficii ale dotărilor

- Mâner încastrat
- Mânere de transport față și spate, Role de transport spate
- Picioare reglabile pe înălțime față și spate
- Garnitură înlocuibilă a ușii

Frigider-congelator cu 4 uși French Door



MBtsdi 9024

Clasa de eficiență energetică:

Consum de energie pe an/24 ore: **287 / 0,786 kWh**Volum total l: **572 l**Volum: Compartimentul frigiderului: **253,5 l** / Compartiment BioFresh: **100,2 l** / Compartimentul congelatorului: **219 l**Nivel zgomot / clasă zgomot: **39 db(A) / C**Clasa climatică: **SN-ST (+10 °C - +38 °C)**Ușă / pereți laterali: **TerraSteel / TerraSteel**Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): **180,5 / 90,6 / 74,5**

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Glass & Steel Interior	LED
Flex Door System	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Soft Telescopic	Terra Steel		

Comandă

- Display TFT color de 2,4" în spatele ușii
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului și compartimentul congelatorului
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Rafturi GlassLine, Variabil Tavă pentru ouă
- Rafturi de depozitare GlassLine: 5
- Integrat Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Iluminare cu LED a BioFresh
- Sertare BioFresh: 2, cu SoftTelescopic, Sertare Fruit & Vegetable: 1, Sertare Meat & Dairy: 1
- Sertare EasyFresh: 0
- Iluminare LED în tavan

- Compatiment(e) rabatabil(e) pentru ușa interioară 2
- Organizator pentru rafturi de ușă: 2

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 4, VarioSpace
- IceMaker cu racord de apă fix de 3/4"
- Producție de cuburi de gheață în 24 h: 1,20 kg
- Stoc de cuburi de gheață: 6,0 kg
- Iluminare LED
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 14,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 5,00 kg
- Compartimentul congelator din dreapta poate fi utilizat ca VarioTempZone

Alte beneficii ale dotărilor

- Mâner încastat
- Mânere de transport față și spate, Role de transport spate



MBtsdi 9528

Clasa de eficiență energetică:

Consum de energie pe an/24 ore: **284 / 0,778 kWh**Volum total l: **538 l**Volum: Compartimentul frigiderului: **214,1 l** / Compartiment BioFresh: **93,9 l** / Compartimentul congelatorului: **230 l**Nivel zgomot / clasă zgomot: **39 db(A) / C**Clasa climatică: **SN-ST (+10 °C - +38 °C)**Ușă / pereți laterali: **TerraSteel / TerraSteel**Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): **180,5 / 90,6 / 74,5**

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Glass & Steel Interior	LED
Flex Door System	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Soft Telescopic	Terra Steel		

Comandă

- Display TFT color de 2,4" în spatele ușii
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului și compartimentul congelatorului
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Rafturi GlassLine, Variabil Tavă pentru ouă
- Rafturi de depozitare GlassLine: 5
- Integrat Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Iluminare cu LED a BioFresh
- Sertare BioFresh: 2, cu SoftTelescopic, Sertare Fruit & Vegetable: 1, Sertare Meat & Dairy: 1
- Sertare EasyFresh: 0
- Iluminare LED în tavan
- Compatiment(e) rabatabil(e) pentru ușa interioară 2

- Organizator pentru rafturi de ușă: 1
- Opțiune de depozitare pentru placa de sticlă

Compartimentul congelatorului

- Producție de cuburi de gheață în 24 h: 1,80 kg
- Stoc de cuburi de gheață: 1,8 kg
- Iluminare LED
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 12,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 6,20 kg
- Compartiment universal: 1
- Sertarul superior al congelatorului poate fi utilizat ca VarioTempZone

Alte beneficii ale dotărilor

- Mâner încastat
- Mânere de transport față și spate, Role de transport spate
- Picioare reglabile pe înălțime față și spate
- Garnitură înlocuibilă a ușii

Combine frigorifice French Door



InfinitySpring

O sursă de apă potabilă proaspătă și rece în bucătăria dumneavoastră. Ce sună ca un basm, este InfinitySpring. Dispozitivul pentru apă permite extragerea apei fără picurare și asigură apă proaspătă și rece. Acționați simplu panoul cu carafa sau paharul și bucurați-vă de apă. Acest lucru vă permite să economisiți la achiziționarea apei la sticlă și să trăiți mai ecologic.



IceMaker

Mai sunt cuburi de gheață? Cu IceMaker întrebarea are un răspuns. IceMaker-ul cu racord de apă fix este alimentat direct de la conductă. Datorită funcției MaxIce puteți produce zilnic până la 1,5 kg cuburi de gheață. Separatorul de cuburi de gheață ajută la împărțirea sertarului în funcție de necesități: cuburi de gheață stânga, înghețată dreapta – sau totul pentru cuburi de gheață.



reddot winner 2025

← 91 →



MBsddi 9058

Clasa de eficiență energetică:



Consum de energie pe an/24 ore:

286 / 0,783 kWh

Volum total l:

546 l

Volum: Compartimentul frigiderului: **214,8 l** / Compartiment BioFresh: **94,2 l** / Compartimentul congelatorului: **237 l**

Nivel zgomot / clasă zgomot:

39 db(A) / C

Clasa climatică:

SN-ST (+10 °C - +38 °C)

Ușă / pereți laterali:

Oțel inox / silver

Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):

180,5 / 90,6 / 74,5

Bio Fresh Professional

Hydro Breeze

Duo Cooling

No Frost

Super Cool

Super Frost

Vario Temp Zone

Glass & Steel interior

LED

Water & Ice Centre

Flex Door System

Touch & Swipe Display

Vario Space

Smart Device

Soft Telescopic

Comandă

- Display TFT color de 2,4" în spatele ușii
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului și compartimentul congelatorului
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

- Organizator pentru rafturi de ușă: 1
- Opțiune de depozitare pentru placa de sticlă

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 4, pe sertare telescopice: 2, VarioSpace
- Producție de cuburi de gheață în 24 h: 1,80 kg
- Stoc de cuburi de gheață: 1,8 kg
- Iluminare LED
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 14,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 5,00 kg
- Compartimentul congelator din dreapta poate fi utilizat ca VarioTempZone

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Rafturi GlassLine, Variabil Tavă pentru ouă
- Rafturi de depozitare GlassLine: 5
- Integrat Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Iluminare cu LED a BioFresh
- Sertare BioFresh: 2, cu SoftTelescopic, Sertare Fruit & Vegetable: 1, cu HydroBreeze: 1, Sertare Meat & Dairy: 1, FlexSystem: 1
- Sertare EasyFresh: 0
- Compartiment(e) rabatabil(e) pentru ușă interioară 2

Alte beneficii ale dotărilor

- Mâner încastrat
- Mânere de transport față și spate, Role de transport spate

Frigider-congelator cu ușă franceză cu 4 uși



MBsddi 9028

Clasa de eficiență energetică:

Consum de energie pe an/24 ore: **285 / 0,780 kWh**Volum total l: **545 l**Volum: Compartimentul frigiderului: **214,8 l** / Compartiment BioFresh: **93,9 l** / Compartimentul congelatorului: **237 l**Nivel zgomot / clasă zgomot: **39 db(A) / C**Clasa climatică: **SN-ST (+10 °C - +38 °C)**Ușă / pereți laterali: **Oțel inox / silver**Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): **180,5 / 90,6 / 74,5**

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Glass & Steel Interior	LED
Water & Ice Centre	Flex Door System	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Soft Telescopic		

Comandă

- Display TFT color de 2,4" în spatele ușii
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului și compartimentul congelatorului
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Rafturi GlassLine, Variabil Tavă pentru ouă
- Rafturi de depozitare GlassLine: 5
- Integrat Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Iluminare cu LED a BioFresh
- Sertare BioFresh: 2, cu SoftTelescopic, Sertare Fruit & Vegetable: 1, Sertare Meat & Dairy: 1
- Sertare EasyFresh: 0
- Iluminare LED în tavan
- Compartiment(e) rabatabil(e) pentru ușă interioară 2

- Organizator pentru rafturi de ușă: 1
- Opțiune de depozitare pentru placa de sticlă

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 4, VarioSpace
- Producție de cuburi de gheață în 24 h: 1,80 kg
- Stoc de cuburi de gheață: 1,8 kg
- Iluminare LED
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 14,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 5,00 kg
- Compartimentul congelator din dreapta poate fi utilizat ca VarioTempZone

Alte beneficii ale dotărilor

- Mâner încastrat
- Mânere de transport față și spate, Role de transport spate



MBbsdi 9024

Clasa de eficiență energetică:

Consum de energie pe an/24 ore: **287 / 0,786 kWh**Volum total l: **572 l**Volum: Compartimentul frigiderului: **253,5 l** / Compartiment BioFresh: **100,2 l** / Compartimentul congelatorului: **219 l**Nivel zgomot / clasă zgomot: **39 db(A) / C**Clasa climatică: **SN-ST (+10 °C - +38 °C)**Ușă / pereți laterali: **BlackSteel / BlackSteel**Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): **180,5 / 90,6 / 74,5**

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Glass & Steel Interior	LED
Flex Door System	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Soft Telescopic			

Comandă

- Display TFT color de 2,4" în spatele ușii
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului și compartimentul congelatorului
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Rafturi GlassLine, Variabil Tavă pentru ouă
- Rafturi de depozitare GlassLine: 5
- Integrat Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Iluminare cu LED a BioFresh
- Sertare BioFresh: 2, cu SoftTelescopic, Sertare Fruit & Vegetable: 1, Sertare Meat & Dairy: 1
- Sertare EasyFresh: 0
- Iluminare LED în tavan

- Compartiment(e) rabatabil(e) pentru ușă interioară 2
- Organizator pentru rafturi de ușă: 2

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 4, VarioSpace
- IceMaker cu racord de apă fix de 3/4"
- Producție de cuburi de gheață în 24 h: 1,20 kg
- Stoc de cuburi de gheață: 6,0 kg
- Iluminare LED
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 14,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 5,00 kg
- Compartimentul congelator din dreapta poate fi utilizat ca VarioTempZone

Alte beneficii ale dotărilor

- Mâner încastrat
- Mânere de transport față și spate, Role de transport spate



Combine Side-by-Side



XRCbs 5295 Δ Seria Peak

Caracteristici unice



BioFresh Professional cu HydroBreeze

Doriți să refrigerați fructele și legumele ca profesioniștii? HydroBreeze vă va încânta: Ceața rece, împreună cu temperatura din sertar de aproximativ 0 °C, oferă produselor alimentare un plus pentru o valabilitate mai lungă. Și asigură un efect Wow vizual. HydroBreeze se activează la fiecare 90 min. pentru 4 secunde și pentru 8 secunde la deschiderea ușii.



BioFresh Professional cu sertar Fish & Seafood

Vă place peștele? La Liebherr, el rămâne proaspăt! Pentru că, în sertarul Fish & Seafood, puteți depozita peștele și fructele de mare la -2 °C la fel de profesionist ca în magazinul de pește. Adaptați mărimea zonei de -2 °C și depozitați pe restul produse din carne și lactate la 0 °C. Faptul că zona de -2 °C este momentan activă este indicat de afișajul cu LED-uri.



EasyFresh

Sertarul EasyFresh garantează prospețimea din piață în casa dumneavoastră. Fie că este vorba de legume sau fructe neambalate: aici se depozitează totul optim. Datorită sertarului etanș, produsele alimentare ridică umiditatea din sertar. Astfel, alimentele se păstrează proaspete pentru mai mult timp.



Ecran Touch & Swipe

Aparatul dumneavoastră Liebherr vă va asculta la o atingere: datorită ecranului Touch & Swipe, operați frigiderul dumneavoastră intuitiv și foarte simplu. Selectați simplu funcțiile precum SuperCool pe afișajul color prin atingere și glisare. La fel de ușor puteți regla și temperatura. Ce se întâmplă dacă nu utilizați activ ecranul? Apoi, va afișa temperatura reală.



LightTower

Bucurați-vă de un spațiu interior iluminat optim: LightTower pune produsele alimentare în cea mai bună lumină și este poziționat astfel încât frigiderul dumneavoastră umplut să fie iluminat în permanență. Deoarece LightTower este integrat în pereții laterali, rămâne și mai mult spațiu pentru produsele dumneavoastră alimentare.



IceMaker cu racord fix de apă

Au mai rămas cuburi de gheață? IceMaker înseamnă că nu trebuie să te întrebi niciodată așa ceva. Cu IceMaker cu racord fix de apă, apa vine direct de la robinet. Funcția MaxIce vă permite să produceți până la 1,5 kg de cuburi de gheață pe zi. Compartimentul separator ajustabil pentru gheață vă permite să alegeți cantitatea de cuburi de gheață pe care doriți să o depozitați; ușor și așa cum vă place.



SoftTelescopic

Deschiderea compartimentului BioFresh este o plăcere: nu doar datorită alimentelor proaspete – ci și pentru că deschiderea este foarte facilă, iar închiderea este automată și amortizată. Acest lucru este asigurat de șinele telescopice, pe care se află sertarul. Iar deoarece acestea se extind complet, aveți cea mai bună privire de ansamblu asupra conținutului.



InfinitySpring

O sursă de apă potabilă proaspătă și rece în bucătărie: dozatorul de apă permite umplerea fără picurare și oferă apă rece și proaspătă. Pur și simplu apăsați panoul cu carafa sau paharul și savurați apa. Acesta vă permite să economisiți bani cu achiziționarea sticlelor de apă și să duceți un stil de viață mai sustenabil.



VarioTemp

VarioTemp înseamnă că aveți o flexibilitate extinsă la depozitarea alimentelor în combina frigorifică. De asemenea, puteți seta temperatura exactă în compartimentul congelator într-un interval cuprins între -2°C și $+14^{\circ}\text{C}$ – și, prin urmare, utilizați acest compartiment ca o zonă de răcire suplimentară. De exemplu, poate fi folosit pentru băuturi și gustări la petreceri – sau pe termen lung ca o pivniță pentru depozitarea cartofilor.



SoftSystem

De la micul dejun până la gustarea de la miezul nopții – există multe ocazii pentru a deschide și închide din nou frigiderul. Iar cu aparatul dumneavoastră Liebherr, acest lucru este foarte distractiv. Datorită SoftSystem, ușa frigiderului dumneavoastră se închide ușor și în siguranță, într-un mod plăcut deoarece este ușor și silențios. Sticlele depozitate pe interiorul ușii rămân în siguranță la locul lor – nimic nu se clatină și nu se mișcă.



SmartDevice

Cu SmartDeviceBox, setările pot fi ajustate, temperaturile verificate și informațiile de stare vizualizate prin smartphone. Modelele „i” sunt deja echipate cu SmartDeviceBox, iar alte aparate pot fi dotate ulterior cu acest dispozitiv.



Filtru cu cărbune activ FreshAir

Mirosul unor alimente poate fi uneori mai puțin plăcut. Aceasta însă nu constituie o problemă pentru frigiderul dumneavoastră Liebherr. Datorită filtrului de cărbune activ FreshAir, aerul din interior este întotdeauna proaspăt. Filtrul se află direct în curentul de aer din carcasa ventilatorului și neutralizează mirosurile cât mai mult posibil. Afișajul vă reamintește să schimbați filtrul.

Combinatie side-by-side cu compartiment de temperare a vinului



XRCst 5295

peak

SWNstd 529i

Clasa de eficiență energetică:	
Consum de energie pe an/24 ore:	190 / 0,520 kWh
Volum total l:	303 l
Volum: Compartiment pentru vinuri: 171,1 l / Compartimentul congelatorului: 133 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	36 db(A) / C
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	Oțel inox / Inox
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	185,5 / 59,7 / 67,5

Duo Cooling	No Frost	Super Frost	Temp Protect Plus	Humidity Select	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Light Tower
Ice Maker	Soft System	Soft Telescopic Rails	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	2 Zones	Flex Fit

Comandă

- Display TFT color de 2,4" în spatele ușii
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul pentru vinuri și compartimentul congelatorului
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic
- Siguranță pentru copii

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- PowerCooling

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 4, pe sertare telescopice: 3, VarioSpace
- IceMaker cu racord de apă fix de 3/4", cu iluminare LED
- Producție de cuburi de gheață în 24 h: 1,20 kg
- Stoc de cuburi de gheață: 5,4 kg
- Iluminare LED

- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 20,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 10,00 kg
- Rafturi din sticlă securizată

Compartiment pentru vinuri

- Zone de temperatură: 3, reglabil între +5 °C până la +20 °C
- Rafturi: 6, pe sertare telescopice: 4
- Reglarea umidității, prin ventilație comutabilă, în două trepte

Alte beneficii ale dotărilor

- Încălzire perete lateral dreapta, adecvat pentru combinarea cu alte frigider, congelatoare și/sau aparate pentru vinuri
- Mâner tip baghetă cu mecanism de deschidere integrat
- Mânere de transport față și spate, Role de transport spate
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: stânga interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii

SRBstc 529i

Clasa de eficiență energetică:	
Consum de energie pe an/24 ore:	108 / 0,295 kWh
Volum total l:	386 l
Volum: Compartimentul frigiderului: 246,2 l / Compartiment BioFresh: 140,6 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	34 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	Oțel inox / Inox
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	185,5 / 59,7 / 67,5

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Light Tower	Infinity Spring	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display
Smart Device	Soft Telescopic Rails	Bio Fresh	Fresh Air				

Comandă

- Display TFT color de 2,4" în spatele ușii
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului și compartimentul BioFresh
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Rafturi GlassLine, VarioBoxes extensibil, Variabil Tavă pentru ouă, Cutie pentru unt
- Rafturi de depozitare GlassLine: 5, dintre care divizibile: 1
- VarioSafe
- Integrat Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Iluminare cu LED a BioFresh

- Sertare BioFresh: 3, cu SoftTelescopic, Sertare Fruit & Vegetable: 2, cu HydroBreeze: 1, Sertare Meat & Dairy: 1, FlexSystem: 1
- , FlexSystem: 1
- Sertare EasyFresh: 0
- Panou luminos cu LED-uri pe ambele părți

Alte beneficii ale dotărilor

- Încălzire perete lateral stânga, adecvat pentru combinarea cu alte frigider, congelatoare și/sau aparate pentru vinuri
- Mâner tip baghetă cu mecanism de deschidere integrat
- Mânere de transport față și spate, Role de transport spate
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii



←120→

XRFbs 5295

peak

SFNbsd 529i

Clasa de eficiență energetică:	
Consum de energie pe an/24 ore:	199 / 0,545 kWh
Volum total ¹ :	277 l
Volum:	Compartimentul congelatorului: 278 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	34 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	BlackSteel / BlackSteel
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	185,5 / 59,7 / 67,5

No Frost	Super Frost	LED	Ice Tower	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Space Box
Vario Space	Smart Device						

Comandă

- Display TFT color de 2,4" în spatele ușii
- Afișaj digital al temperaturii
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 7, pe sertare telescopice: 4, VarioSpace
- IceMaker cu racord de apă fix de 3/4", cu iluminare LED
- Producție de cuburi de gheață în 24 h: 0,80 kg
- Stoc de cuburi de gheață: 8,0 kg
- Iluminare LED
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 16,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 18,00 kg

- Pastile frigorifice: 1
- Rafturi din sticlă securizată

Alte beneficii ale dotărilor

- Încălzire perete lateral dreapta, adecvat pentru combinarea cu alte frigider, congelatoare și/sau aparate pentru vinuri
- Mânere de transport față și spate, Role de transport spate
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: stânga interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii

SRBbsc 529i

Clasa de eficiență energetică:	
Consum de energie pe an/24 ore:	108 / 0,295 kWh
Volum total ¹ :	386 l
Volum:	Compartimentul frigiderului: 246,2 l / Compartiment BioFresh: 140,6 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	34 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	BlackSteel / BlackSteel
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	185,5 / 59,7 / 67,5

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Infinity Spring	Soft System	Super Silent
Touch & Swipe Display	Smart Device	Soft Telescopic Rails	Bio Fresh	Fresh Air			

Comandă

- Display TFT color de 2,4" în spatele ușii
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului și compartimentul BioFresh
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- VarioBoxes extensibil, Variabil Tavă pentru ouă, Cutie pentru unt
- Rafturi de depozitare GlassLine: 5, dintre care divizibile: 1
- VarioSafe
- Integrat Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Iluminare cu LED a BioFresh

- Sertare BioFresh: 3, cu SoftTelescopic, Sertare Fruit & Vegetable: 2, cu HydroBreeze: 1, Sertare Meat & Dairy: 1
- Sertare EasyFresh: 0
- Panou luminos cu LED-uri pe ambele părți

Alte beneficii ale dotărilor

- Încălzire perete lateral stânga, adecvat pentru combinarea cu alte frigider, congelatoare și/sau aparate pentru vinuri
- Mânere de transport față și spate, Role de transport spate
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii

Combină Side-by-Side



XRFst 5295

peak

SFNstd 529i

Clasa de eficiență energetică:	
Consum de energie pe an/24 ore:	199 / 0,545 kWh
Volum total l:	277 l
Volum:	Compartimentul congelatorului: 278 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	34 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	Oțel inox / SmartSteel
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	185,5 / 59,7 / 67,5

No Frost	Super Frost	LED	Ice Tower	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Space Box
Vario Space	Easy Open	Smart Device					

Comandă

- Display TFT color de 2,4" în spatele ușii
- Afișaj digital al temperaturii
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 7, pe sertare telescopice: 4, VarioSpace
- IceMaker cu racord de apă fix de 3/4", cu iluminare LED
- Producție de cuburi de gheață în 24 h: 0,80 kg
- Stoc de cuburi de gheață: 8,0 kg
- Iluminare LED
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 16,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 18,00 kg

- Pastile frigorifice: 1
- Rafturi din sticlă securizată

Alte beneficii ale dotărilor

- Încălzire perete lateral dreapta, adecvat pentru combinarea cu alte frigider, congelatoare și/sau aparate pentru vinuri
- Mâner tip baghetă cu mecanism de deschidere integrat
- Mânere de transport față și spate, Role de transport spate
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Oprit or ușă: stânga interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii

SRBstc 529i

Clasa de eficiență energetică:	
Consum de energie pe an/24 ore:	108 / 0,295 kWh
Volum total l:	386 l
Volum:	Compartimentul frigiderului: 246,2 l / Compartiment BioFresh: 140,6 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	34 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	Oțel inox / Inox
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	185,5 / 59,7 / 67,5

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Light Tower	Infinity Spring	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display
Smart Device	Soft Telescopic Rails	Bio Fresh	Fresh Air				

Comandă

- Display TFT color de 2,4" în spatele ușii
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului și compartimentul BioFresh
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Rafturi GlassLine, VarioBoxes extensibil, Variabil Tavă pentru ouă, Cutie pentru unt
- Rafturi de depozitare GlassLine: 5, dintre care divizibile: 1
- VarioSafe
- Integrat Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Iluminare cu LED a BioFresh

- Sertare BioFresh: 3, cu SoftTelescopic, Sertare Fruit & Vegetable: 2, cu HydroBreeze: 1, Sertare Meat & Dairy: 1, FlexSystem: 1
- , FlexSystem: 1
- Sertare EasyFresh: 0
- Panou luminos cu LED-uri pe ambele părți

Alte beneficii ale dotărilor

- Încălzire perete lateral stânga, adecvat pentru combinarea cu alte frigider, congelatoare și/sau aparate pentru vinuri
- Mâner tip baghetă cu mecanism de deschidere integrat
- Mânere de transport față și spate, Role de transport spate
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Oprit or ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii

Combină Side-by-Side



←120→

XRCsd 5255

prime

SBNsdd 526i

Clasa de eficiență energetică:	
Consum de energie pe an/24 ore:	171 / 0,468 kWh
Volum total ¹ :	313 l
Volum: Compartiment BioFresh: 180,7 l / Compartimentul congelatorului: 133 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	34 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	Oțel inox / silver
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	185,5 / 59,7 / 67,5

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Frost	Vario Temp	Ice Maker	Soft System	Super Silent
Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Soft Telescopic Rails	Fresh Air			

Comandă

- Display TFT color de 2,4" în spatele ușii
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul BioFresh și compartimentul congelatorului
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Rafturi GlassLine, VarioBoxes extensibil
- Rafturi de depozitare GlassLine: 2, dintre care divizibile: 1
- Integrat Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Iluminare cu LED a BioFresh
- Sertare BioFresh: 2, cu SoftTelescopic, Sertare Fruit & Vegetable: 2, Reglabil la alegere de la HydroSafe la DrySafe

- Sertare EasyFresh: 0
- Iluminare LED în tavan

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 4, VarioSpace
- IceMaker cu racord de apă fix de 3/4"
- Producție de cuburi de gheață în 24 h: 1,20 kg
- Stoc de cuburi de gheață: 5,4 kg
- Iluminare LED
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 20,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 10,00 kg
- Rafturi din sticlă securizată

Alte beneficii ale dotărilor

- Încălzire perete lateral dreapta, adecvat pentru combinarea cu alte frigider, congelatoare și/sau aparate pentru vinuri

SRsdc 525i

Clasa de eficiență energetică:	
Consum de energie pe an/24 ore:	79 / 0,216 kWh
Volum total ¹ :	401 l
Volum:	Compartimentul frigiderului: 401,6 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	35 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	Oțel inox / silver
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	185,5 / 59,7 / 67,5

Easy Fresh	Super Cool	Light Tower	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Smart Device	Fresh Air
------------	------------	-------------	-------------	--------------	-----------------------	--------------	-----------

Comandă

- Display TFT color de 2,4" în spatele ușii
- Afișaj digital al temperaturii
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Rafturi GlassLine, VarioBoxes extensibil, Variabil Tavă pentru ouă, Cutie pentru unt
- Rafturi de depozitare GlassLine: 6, dintre care divizibile: 1
- VarioSafe
- Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Sertare EasyFresh: 1 pe sertare telescopice

- Compartiment mare pentru fructe/legume cu extensie parțială pe șine telescopice
- Panou luminos cu LED-uri pe ambele părți

Alte beneficii ale dotărilor

- Încălzire perete lateral stânga, adecvat pentru combinarea cu alte frigider, congelatoare și/sau aparate pentru vinuri
- Mâner tip baghetă cu mecanism de deschidere integrat
- Mânere de transport față și spate, Role de transport spate
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii

Combină Side-by-Side



←120→

XRFsd 5265

prime

SFNsdd 526i

Clasa de eficiență energetică:	
Consum de energie pe an/24 ore:	199 / 0,545 kWh
Volum total ¹ :	277 l
Volum:	Compartimentul congelatorului: 278 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	34 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	Oțel inox / silver
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	185,5 / 59,7 / 67,5

No Frost	Super Frost	LED	Ice Tower	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Space Box
Vario Space	Easy Open	Smart Device					

Comandă

- Display TFT color de 2,4" în spatele ușii
- Afișaj digital al temperaturii
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 7, cu ghidaj integrat pentru sertar, VarioSpace
- IceMaker cu racord de apă fix de 3/4"
- Producție de cuburi de gheață în 24 h: 0,80 kg
- Stoc de cuburi de gheață: 8,0 kg
- Iluminare LED
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 16,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 18,00 kg
- Pastile frigorifice: 1

Alte beneficii ale dotărilor

- Încălzire perete lateral dreapta, adecvat pentru combinarea cu alte frigider, congelatoare și/sau aparate pentru vinuri
- Mâner tip baghetă cu mecanism de deschidere integrat
- Mânere de transport față și spate, Role de transport față și spate
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: stânga interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii

SRBsdd 526i

Clasa de eficiență energetică:	
Consum de energie pe an/24 ore:	134 / 0,367 kWh
Volum total ¹ :	384 l
Volum:	Compartimentul frigiderului: 245,8 l / Compartiment BioFresh: 138,4 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	34 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	Oțel inox / silver
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	185,5 / 59,7 / 67,5

Fish & Seafood	Super Cool	Light Tower	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Smart Device	Soft Telescopic Rails
Bio Fresh	Fresh Air						

Comandă

- Display TFT color de 2,4" în spatele ușii
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului și compartimentul BioFresh
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic


Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Rafturi GlassLine, VarioBoxes extensibil, Variabil Tavă pentru ouă, Cutie pentru unt
- Rafturi de depozitare GlassLine: 5, dintre care divizibile: 1
- VarioSafe
- Integrat Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Iluminare cu LED a BioFresh

- Sertare BioFresh: 3, cu SoftTelescopic, Sertare Fruit & Vegetable: 1, Sertare Fish & Seafood: 1, Sertare Meat & Dairy: 1
- Sertare EasyFresh: 0
- Panou luminos cu LED-uri pe ambele părți

Alte beneficii ale dotărilor

- Încălzire perete lateral stânga, adecvat pentru combinarea cu alte frigider, congelatoare și/sau aparate pentru vinuri
- Mâner tip baghetă cu mecanism de deschidere integrat
- Mânere de transport față și spate, Role de transport față și spate
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii



←123→

XRFsf 5245

plus

SFNsf 5247

Clasa de eficiență energetică:	
Consum de energie pe an/24 ore:	199 / 0,545 kWh
Volum total ¹ :	277 l
Volum:	Compartimentul congelatorului: 278 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	36 db(A) / C
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	Steelfinish / silver
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	185,5 / 59,7 / 67,5



SRBsfc 5220

Clasa de eficiență energetică:	
Consum de energie pe an/24 ore:	101 / 0,276 kWh
Volum total ¹ :	382 l
Volum:	Compartimentul frigiderului: 288,7 l / Compartiment BioFresh: 93,7 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	34 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	Steelfinish / silver
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	185,5 / 59,7 / 67,5



Comandă

- Display LC monocrom în spatele ușii, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii
- SmartDeviceBox: ca accesoriu opțional
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 7, cu ghidaj integrat pentru sertar, VarioSpace
- IceMaker cu racord de apă fix de 3/4"
- Producție de cuburi de gheață în 24 h: 0,80 kg
- Stoc de cuburi de gheață: 8,0 kg
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 16,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 18,00 kg

Alte beneficii ale dotărilor

- Încălzire perete lateral dreapta, adecvat pentru combinarea cu alte frigider, congelatoare și/sau aparate pentru vinuri
- Vertical Mâner încastrat
- Mânere de transport față și spate, Role de transport spate
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: stânga interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii

Comandă

- Display LC monocrom în spatele ușii, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului
- SmartDeviceBox: ca accesoriu opțional
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Raft lateral plastic, Tavă pentru ouă, FlexCube
- Rafturi de depozitare GlassLine: 7, dintre care divizibile: 1
- VarioSafe
- Integrat Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Sertare BioFresh: 2, Sertare Fruit & Vegetable: 1, Sertare Meat & Dairy: 1

- Sertare EasyFresh: 0
- Iluminare LED în tavan

Alte beneficii ale dotărilor

- Încălzire perete lateral stânga, adecvat pentru combinarea cu alte frigider, congelatoare și/sau aparate pentru vinuri
- Vertical Mâner încastrat
- Mânere de transport față și spate, Role de transport spate
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii

Combină Side-by-Side



←123→

XRFbd 5220

plus

SFNbdd 5227

Clasa de eficiență energetică:	
Consum de energie pe an/24 ore:	199 / 0,545 kWh
Volum total ¹ :	277 l
Volum:	Compartimentul congelatorului: 278 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	36 db(A) / C
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	BlackSteel / negru
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	185,5 / 59,7 / 67,5



SRbdd 5220

Clasa de eficiență energetică:	
Consum de energie pe an/24 ore:	98 / 0,268 kWh
Volum total ¹ :	399 l
Volum:	Compartimentul frigiderului: 399,1 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	35 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	BlackSteel / negru
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	185,5 / 59,7 / 67,5



Comandă

- Display LC monocrom în spatele ușii, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii
- SmartDeviceBox: ca accesoriu opțional
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 7, cu ghidaj integrat pentru sertar, VarioSpace
- Tavă pentru cuburi de gheață
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 16,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 18,00 kg

Alte beneficii ale dotărilor

- Încălzire perete lateral dreapta, adecvat pentru combinarea cu alte frigidere, congelatoare și/sau aparate pentru vinuri
- Vertical Mâner încastrat
- Mânere de transport față și spate, Role de transport spate
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Oprit or ușă: stânga interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii

Comandă

- Display LC monocrom în spatele ușii, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii
- SmartDeviceBox: ca accesoriu opțional
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Raft lateral plastic, Tavă pentru ouă, FlexCube
- Rafturi de depozitare GlassLine: 6, dintre care divizibile: 1
- VarioSafe
- Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Sertare EasyFresh: 1 cu ghidaj integrat pentru sertar

- Compartiment mare pentru fructe/legume cu extensie parțială pe șine telescopice
- Iluminare LED în tavan

Alte beneficii ale dotărilor

- Încălzire perete lateral stânga, adecvat pentru combinarea cu alte frigidere, congelatoare și/sau aparate pentru vinuri
- Vertical Mâner încastrat
- Mânere de transport față și spate, Role de transport spate
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Oprit or ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii



←123→

XRFsf 5220

plus

SFNsfd 5227

Clasa de eficiență energetică:	
Consum de energie pe an/24 ore:	199 / 0,545 kWh
Volum total ¹ :	277 l
Volum:	Compartimentul congelatorului: 278 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	36 db(A) / C
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	Steelfinish / silver
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	185,5 / 59,7 / 67,5



SRsfd 5220

Clasa de eficiență energetică:	
Consum de energie pe an/24 ore:	98 / 0,268 kWh
Volum total ¹ :	399 l
Volum:	Compartimentul frigiderului: 399,1 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	35 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	Steelfinish / silver
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	185,5 / 59,7 / 67,5



Comandă

- Display LC monocrom în spatele ușii, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii
- SmartDeviceBox: ca accesoriu opțional
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 7, cu ghidaj integrat pentru sertar, VarioSpace
- Tăviță pentru cuburi de gheață
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 16,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 18,00 kg

Alte beneficii ale dotărilor

- Încălzire perete lateral dreapta, adecvat pentru combinarea cu alte frigider, congelatoare și/sau aparate pentru vinuri
- Vertical Mâner încastrat
- Mânere de transport față și spate, Role de transport spate
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Oprit or ușă: stânga interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii

Comandă

- Display LC monocrom în spatele ușii, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii
- SmartDeviceBox: ca accesoriu opțional
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Raft lateral plastic, Tavă pentru ouă, FlexCube
- Rafturi de depozitare GlassLine: 6, dintre care divizibile: 1
- VarioSafe
- Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Sertare EasyFresh: 1 cu ghidaj integrat pentru sertar

- Compartiment mare pentru fructe/legume cu extensie parțială pe șine telescopice
- Iluminare LED în tavan

Alte beneficii ale dotărilor

- Încălzire perete lateral stânga, adecvat pentru combinarea cu alte frigider, congelatoare și/sau aparate pentru vinuri
- Vertical Mâner încastrat
- Mânere de transport față și spate, Role de transport spate
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Oprit or ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii



CBNstb 579i △ Seria Peak

Combine frigorifice



Prezentare generală a seriilor



○ Seria Pure



◇ Seria Plus



⬡ Seria Prime



△ Seria Peak

	○ Seria Pure	◇ Seria Plus	⬡ Seria Prime	△ Seria Peak
Tehnologie de prosepțime	EasyFresh integrat lângă mânerul sertarului	EasyFresh integrat lângă mânerul sertarului	EasyFresh pe șine telescopice	EasyFresh pe șine telescopice
		BioFresh pe șine telescopice	BioFresh cu SoftTelescopic	BioFresh Professional cu SoftTelescopic
				HydroBreeze
			Sertar Fish & Seafood *	Sertar Fish & Seafood *
	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling
	Filtru FreshAir	Filtru FreshAir	Filtru FreshAir	Filtru FreshAir
	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost pe șine telescopice
Confort și flexibilitate		Raft din sticlă divizibilă	Raft din sticlă divizibilă	Raft din sticlă divizibilă
			Amortizare a închiderii SoftSystem	Amortizare a închiderii SoftSystem
		VarioSafe *	VarioSafe	VarioSafe
			VarioBoxes	VarioBoxes
			Untieră	Untieră
	Suport pentru ouă	Suport pentru ouă	Suport variabil pentru ouă	Suport variabil pentru ouă
		Raft pentru sticle	Raft pentru sticle	Raft pentru sticle
Design		Tăviță pentru cuburi de gheață *	Tăviță pentru cuburi de gheață cu capac *	Tăviță pentru cuburi de gheață cu capac *
				FlexSystem
	Iluminarea plafonului compartimentului frigiderului	Iluminarea plafonului compartimentului frigiderului	LightTower	LightTower
			Iluminat BioFresh	Iluminat BioFresh
			Sistem de iluminare în compartimentul congelatorului	Sistem de iluminare în compartimentul congelatorului
				Sistem de iluminare IceMaker
				Sistem de iluminare ventilator
	Sticlă transparentă	Sticlă transparentă	Sticlă satinată	Sticlă satinată
	Afișaj tactil	Afișaj tactil / Ecran Touch & Swipe *	Ecran Touch & Swipe	Ecran Touch & Swipe
	Display în spatele ușii	Afișaj în spatele ușii sau afișaj pe ușă	Afișaj în spatele ușii sau afișaj pe ușă	Afișaj în spatele ușii sau afișaj pe ușă
Conectivitate (SmartDeviceBox)	Mânere încastate / mânere de tip bară cu mecanism de deschidere integrat *	Mânere încastate / mânere de tip bară cu mecanism de deschidere integrat *	Mânere de tip bară de ușă, cu mecanism de deschidere integrat	Mânere încastate
	Cu posibilitate de postechipare	Cu posibilitate de postechipare sau integrat (modelul „i”)	Integrat (modelul „I”)	Integrat (modelul „I”)
Apă și gheață		IceMaker sau EasyTwist-Ice	IceMaker sau EasyTwist-Ice	IceMaker
				InfinitySpring

Dotările diferențiatorie sunt **evidențiate** în seria imediat superioară.

Caracteristici unice



BioFresh

La o temperatură de puțin peste 0 °C și cu umiditatea ideală, alimentele proaspete își păstrează aspectul apetisant și rețin vitaminele și mineralele benefice pentru o perioadă mult mai lungă decât într-un compartiment obișnuit de frigider.



EasyFresh

Sertarul EasyFresh garantează proșpețimea din piață în casa dumneavoastră. Fie că este vorba de legume sau fructe neambalate: aici se depozitează totul optim. Datorită sigiliului etanș, produsele alimentare ridică umiditatea din sertar. Astfel, alimentele se păstrează proaspete pentru mai mult timp.



NoFrost

Când deschideți congelatorul, doriți să vedeți alimente congelate, nu gheață. NoFrost protejează spațiul de congelare de gheața nedorită, care consumă multă energie și acest lucru poate fi costisitor. NoFrost înseamnă că ați scăpat de decongelarea obositoare și consumatoare de timp a compartimentului congelatorului, aveți mai mult timp pentru alte lucruri și economisiți bani.



InfinitySpring

O sursă de apă potabilă proaspătă și rece în bucătărie: dozatorul de apă permite umplerea fără picurare și oferă apă rece și proaspătă. Pur și simplu apăsați panoul cu carafa sau paharul și savurați apa. Acesta vă permite să economisiți bani cu achiziționarea sticlelor de apă și să duceți un stil de viață mai sustenabil.



VarioTemp

VarioTemp înseamnă că aveți o flexibilitate extinsă la depozitarea alimentelor în combina frigorifică. Acest lucru se datorează faptului că, de asemenea, puteți seta temperatura exactă în compartimentul congelator într-un interval cuprins între -2 °C și +14 °C – și, prin urmare, utilizați acest compartiment ca o zonă de răcire suplimentară. De exemplu, poate fi folosit pe termen scurt pentru băuturi și gustări la petreceri – sau pe termen lung ca compartiment de pivniță pentru depozitarea cartofilor.



Rafturi din sticlă securizată cu finisaj satinat

Bucurați-vă de plăcere pură de fiecare dată când deschideți ușa, datorită sticlei securizate cu finisaj satinat. Acestea pot fi reglate convenabil pe înălțime cu o singură mână. Finisajul satinat face ca zgârieturile de pe raft să devină practic invizibile și conferă un aspect elegant și de înaltă calitate – chiar și după ani de utilizare.



Afișaj tactil

Control la o simplă atingere: Afișajul tactil permite operarea simplă și intuitivă a aparatului dumneavoastră Liebherr. Pe afișaj sunt dispuse clar toate funcțiile. Prin simpla atingere, puteți selecta cu ușurință funcțiile sau puteți verifica temperatura actuală a frigiderului.



Mâner încadrat

Special și funcțional: Puteți deschide foarte ușor aparatul, folosind mânerul integrat vertical și poziționat ergonomic. În plus, designul modern și purist se potrivește perfect în bucătăria dumneavoastră fără mânere.



InteriorFit

Completează designul minimalist al bucătăriei: aparatele noastre independente se potrivesc perfect într-o nișă de 60 cm adâncime. Doar ușa iese ușor în afară, asigurând acces optim la mânerele încadrate sau la cele cu pârghie. Astfel, atenția rămâne asupra bucătăriei – cu Liebherr drept piesă centrală și element de atracție.



SoftSystem

De la micul dejun până la gustarea de la miezul nopții – există multe ocazii pentru a deschide și închide din nou frigiderul. Iar cu aparatul dumneavoastră Liebherr, acest lucru este foarte distractiv. Datorită SoftSystem, ușa frigiderului dumneavoastră se închide ușor și în siguranță, într-un mod plăcut deoarece este ușor și silențios. Sticlele depozitate pe interiorul ușii rămân în siguranță la locul lor – nimic nu se clatină și nu se mișcă.



VarioSpace

Doriți să depozitați în siguranță un tort supraetajat până la petrecerea de vară? Nicio problemă pentru Liebherr. Ea știe că, uneori, este nevoie de mai mult spațiu. Cu VarioSpace puteți scoate sertarele individuale ale congelatorului și obțineți imediat un spațiu de depozitare foarte mare.



IceMaker cu racord de apă fix

Au mai rămas cuburi de gheață? IceMaker înseamnă că nu trebuie să te întrebi niciodată așa ceva. IceMaker înseamnă că nu trebuie să te întrebi niciodată așa ceva. Cu IceMaker cu racord fix de apă, apa vine direct de la robinet. Funcția MaxIce vă permite să produceți până la 1,5 kg de cuburi de gheață pe zi. Compartimentul separator ajustabil pentru gheață vă permite să alegeți cantitatea de cuburi de gheață pe care doriți să o depozitați; ușor și așa cum vă place.



CBNste 8872



Combină frigorifică

Aparate independente

← 91 →



CBNste 8872

Clasa de eficiență energetică:



Consum de energie pe an/24 ore:

328 / 0,898 kWh

Volum total l:

522 l

Volum: Compartimentul frigiderului: 292,2 l / Compartiment BioFresh: 70,6 l / Compartimentul congelatorului: 160 l

Nivel zgomot / clasă zgomot:

42 db(A) / D

Clasa climatică:

SN-T (+10 °C - +43 °C)

Ușă / pereți laterali:

Oțel inox / Inox

Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):

202,7 / 91 / 62,5



Comandă

- MagicEye, bloc electronic tactil în spatele ușii
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului și compartimentul congelatorului
- FrostControl
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: acustic
- Siguranță pentru copii

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Rafturi GlassLine
- Rafturi de depozitare GlassLine: 4
- Integrat Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Iluminare cu LED a BioFresh
- Sertare BioFresh: 2, pe sertare telescopice, Reglabil în mod variabil de la Hydro la DrySafe: 2

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 2, pe sertare telescopice: 2

- IceMaker cu racord de apă fix de 3/4"
- Producție de cuburi de gheață în 24 h: 1,40 kg
- Stoc de cuburi de gheață: 2,7 kg
- Iluminare LED
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 16,90 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 10,10 kg

Alte beneficii ale dotărilor

- Mâner tip baghetă din aluminiu
- Inserabil datorită ventilației frontale
- Mânere de transport spate, Role de transport spate
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: stânga fix/dreapta fix
- Garnitură înlocuibilă a ușii

Combină frigorifică



CBNbsc 778i
peak

Clasa de eficiență energetică:	
Consum de energie pe an/24 ore:	203 / 0,556 kWh
Volum total l:	473 l
Volum:	Compartimentul frigiderului: 208,7 l / Compartiment BioFresh: 126,2 l / Compartimentul congelatorului: 138 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	34 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	BlackSteel / BlackSteel
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	201,5 / 74,7 / 67,5

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp
Glass & Steel Interiors	Light Tower	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Soft Telescopic Rails

Comandă

- Display TFT color de 2,4" în ușă
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului, compartimentul BioFresh și compartimentul congelatorului
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Rafturi GlassLine, VarioBoxes extensibil, Variabil Tavă pentru ouă, Cutie pentru unt
- Rafturi de depozitare GlassLine: 3, dintre care divizibile: 1
- VarioSafe
- Integrat Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Iluminare cu LED a BioFresh
- Sertare BioFresh: 2, cu SoftTelescopic, Sertare Fruit & Vegetable: 1, cu HydroBreeze: 1, Sertare Fish & Seafood: 1, FlexSystem: 1
- , FlexSystem: 1

Sertare EasyFresh: 0

- Panou luminos cu LED-uri pe ambele părți

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 3, pe sertare telescopice: 3, VarioSpace
- Tăviță pentru cuburi de gheață cu capac
- Iluminare LED
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 20,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 10,00 kg

Alte beneficii ale dotărilor

- Vertical Mâner încastrat
- Mânere de transport față și spate, Role de transport spate
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii



CBNsda 775i
prime

Clasa de eficiență energetică:	
Consum de energie pe an/24 ore:	130 / 0,356 kWh
Volum total l:	473 l
Volum:	Compartimentul frigiderului: 208,7 l / Compartiment BioFresh: 126,9 l / Compartimentul congelatorului: 138 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	33 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	Oțel inox / silver
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	201,5 / 74,7 / 67,5

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Light Tower	Soft System
Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Soft Telescopic Rails	Fresh Air		

Comandă

- Display TFT color de 2,4" în ușă
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului, compartimentul BioFresh și compartimentul congelatorului
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Rafturi GlassLine, VarioBoxes extensibil, Variabil Tavă pentru ouă, Cutie pentru unt
- Rafturi de depozitare GlassLine: 3, dintre care divizibile: 1
- VarioSafe
- Integrat Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Iluminare cu LED a BioFresh
- Sertare BioFresh: 2, cu SoftTelescopic, Sertare Fruit & Vegetable: 1, Sertare Meat & Dairy: 1
- Panou luminos cu LED-uri pe ambele părți

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 3, VarioSpace
- Tăviță pentru cuburi de gheață
- Iluminare LED
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 20,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 10,00 kg
- Rafturi din sticlă securizată

Alte beneficii ale dotărilor

- Mâner tip baghetă cu mecanism de deschidere integrat
- Mânere de transport față și spate, Role de transport spate
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii

Combină frigorifică



← 75 →

CNsdd 776i

prime

Clasa de eficiență energetică:

Consum de energie pe an/24 ore: **232 / 0,635 kWh**Volum total ¹: **487 l**Volum: Compartimentul frigiderului: **349,1 l** / Compartimentul congelatorului: **139 l**Nivel zgomot / clasă zgomot: **34 db(A) / B SuperSilent**Clasa climatică: **SN-T (+10 °C - +43 °C)**Ușă / pereți laterali: **Oțel inox / silver**Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): **201,5 / 74,7 / 67,5**

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Light Tower	Ice Maker
Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Fresh Air		

Comandă

- Display TFT color de 2,4" în spatele ușii
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului și compartimentul congelatorului
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Rafturi GlassLine, VarioBoxes extensibil, Variabil Tavă pentru ouă, Cutie pentru unt
- Rafturi de depozitare GlassLine: 5, dintre care divizibile: 1
- VarioSafe
- Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Sertare EasyFresh: 1 pe sertare telescopice
- Panou luminos cu LED-uri pe ambele părți

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 3, VarioSpace
- IceMaker cu racord de apă fix de 3/4"
- Producție de cuburi de gheață în 24 h: 1,20 kg
- Stoc de cuburi de gheață: 5,4 kg
- Iluminare LED
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 20,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 10,00 kg
- Rafturi din sticlă securizată

Alte beneficii ale dotărilor

- Mâner tip baghetă cu mecanism de deschidere integrat
- Mânere de transport față și spate, Role de transport spate
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii



← 75 →

CBNsdc 765i

prime

Clasa de eficiență energetică:

Consum de energie pe an/24 ore: **189 / 0,517 kWh**Volum total ¹: **423 l**Volum: Compartimentul frigiderului: **216,3 l** / Compartiment BioFresh: **68,7 l** /Compartimentul congelatorului: **138 l**Nivel zgomot / clasă zgomot: **34 db(A) / B SuperSilent**Clasa climatică: **SN-T (+10 °C - +43 °C)**Ușă / pereți laterali: **Oțel inox / silver**Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): **185,5 / 74,7 / 67,5**

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Light Tower	Easy Twist Ice
Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Soft Telescopic Rails	Fresh Air	

Comandă

- Display TFT color de 2,4" în spatele ușii
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului, compartimentul BioFresh și compartimentul congelatorului
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Rafturi GlassLine, VarioBoxes extensibil, Variabil Tavă pentru ouă, Cutie pentru unt
- Rafturi de depozitare GlassLine: 4, dintre care divizibile: 1
- VarioSafe
- Integrat Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Iluminare cu LED a BioFresh
- Sertare BioFresh: 1, cu SoftTelescopic, Sertare Fruit & Vegetable: 1
- Panou luminos cu LED-uri pe ambele părți

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 3, VarioSpace
- Iluminare LED
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 20,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 10,00 kg
- Rafturi din sticlă securizată

Alte beneficii ale dotărilor

- Mâner tip baghetă cu mecanism de deschidere integrat
- Mânere de transport față și spate, Role de transport spate
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii

Combină frigorifică



← 75 →

CNsfa 7723

plus

Clasa de eficiență energetică:



Consum de energie pe an/24 ore:

118 / 0,323 kWh

Volum total l:

485 l

Volum: Compartimentul frigiderului: 347,7 l / Compartimentul congelatorului: 138 l

Nivel zgomot / clasă zgomot:

34 db(A) / B SuperSilent

Clasa climatică:

SN-T (+10 °C - +43 °C)

Ușă / pereți laterali:

Steelfinish / silver

Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):

201,5 / 74,7 / 67,5



Comandă

- Display LC monocrom în spatele ușii, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului și compartimentul congelatorului
- SmartDeviceBox: ca accesoriu opțional
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Rafturi GlassLine, Tavă pentru ouă, FlexCube
- Rafturi de depozitare GlassLine: 5, dintre care divizibile: 1
- VarioSafe
- Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Sertare EasyFresh: 1 cu ghidaj integrat pentru sertar
- Iluminare LED în tavan

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 3, VarioSpace

- Tăviță pentru cuburi de gheață

- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 20,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 10,00 kg
- Rafturi din sticlă securizată

Alte beneficii ale dotărilor

- Vertical Măner încastrat
- Măner de transport față și spate, Role de transport spate
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Oprit or ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii



← 75 →

CNsfd 7723

plus

Clasa de eficiență energetică:



Consum de energie pe an/24 ore:

231 / 0,632 kWh

Volum total l:

485 l

Volum: Compartimentul frigiderului: 347,7 l / Compartimentul congelatorului: 138 l

Nivel zgomot / clasă zgomot:

35 db(A) / B SuperSilent

Clasa climatică:

SN-T (+10 °C - +43 °C)

Ușă / pereți laterali:

Steelfinish / silver

Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):

201,5 / 74,7 / 67,5



Comandă

- Display LC monocrom în spatele ușii, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului și compartimentul congelatorului
- SmartDeviceBox: ca accesoriu opțional
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Rafturi GlassLine, Tavă pentru ouă, FlexCube
- Rafturi de depozitare GlassLine: 5, dintre care divizibile: 1
- VarioSafe
- Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Sertare EasyFresh: 1 cu ghidaj integrat pentru sertar
- Iluminare LED în tavan

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 3, VarioSpace

- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 20,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 10,00 kg
- Rafturi din sticlă securizată

Alte beneficii ale dotărilor

- Vertical Măner încastrat
- Măner de transport față și spate, Role de transport spate
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Oprit or ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii

Combină frigorifică



← 75 →

CND 7723

plus

Clasa de eficiență energetică:



Consum de energie pe an/24 ore:

231 / 0,632 kWh

Volum total ¹⁾:

485 l

Volum: Compartimentul frigiderului: 347,7 l / Compartimentul congelatorului: 138 l

Nivel zgomot / clasă zgomot:

35 db(A) / B SuperSilent

Clasa climatică:

SN-T (+10 °C - +43 °C)

Ușă / pereți laterali:

Alb / Alb

Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):

201,5 / 74,7 / 67,5

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch Display
Vario Space	Smart Device ready	Fresh Air					

Comandă

- Display LC monocrom în spatele ușii, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului și compartimentul congelatorului
- SmartDeviceBox: ca accesoriu opțional
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Rafturi GlassLine, Tavă pentru ouă, FlexCube
- Rafturi de depozitare GlassLine: 5, dintre care divizibile: 1
- VarioSafe
- Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Sertare EasyFresh: 1 cu ghidaj integrat pentru sertar
- Iluminare LED în tavan

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 3, VarioSpace

- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 20,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 10,00 kg
- Rafturi din sticlă securizată

Alte beneficii ale dotărilor

- Vertical Mâner încadrat
- Mânere de transport față și spate, Role de transport spate
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritur ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii



← 60 →

CBNstb 579i

peak

Clasa de eficiență energetică:



Consum de energie pe an/24 ore:

144 / 0,394 kWh

Volum total ¹⁾:

362 l

Volum: Compartimentul frigiderului: 160,3 l / Compartiment BioFresh: 98,7 l /

Compartimentul congelatorului: 104 l

Nivel zgomot / clasă zgomot:

33 db(A) / B SuperSilent

Clasa climatică:

SN-T (+10 °C - +43 °C)

Ușă / pereți laterali:

Oțel inox / Inox

Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):

201,5 / 59,7 / 67,5

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Duo Cooling	No Frost	Vario Temp	Light Tower	Infinity Spring	Ice Maker
Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Soft Telescopic Rails	Bio Fresh	Fresh Air

Comandă

- Display TFT color de 2,4" în ușă
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului, compartimentul BioFresh și compartimentul congelatorului
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic
- Siguranță pentru copii

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Rafturi GlassLine, VarioBoxes extensibil, Variabil Tavă pentru ouă, Cutie pentru unt
- Rafturi de depozitare GlassLine: 3, dintre care divizibile: 1
- VarioSafe
- Integrat Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Iluminare cu LED a BioFresh
- Sertare BioFresh: 2, cu SoftTelescopic, Sertare Fruit & Vegetable: 1, cu HydroBreeze: 1, Sertare Meat & Dairy: 1, FlexSystem: 1

· FlexSystem: 1

- Sertare EasyFresh: 0
- Panou luminos cu LED-uri pe ambele părți

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 3, pe sertare telescopice: 2, VarioSpace
- IceMaker cu racord de apă fix de 3/4", cu iluminare LED
- Producție de cuburi de gheață în 24 h: 1,20 kg
- Stoc de cuburi de gheață: 5,4 kg
- Iluminare LED
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 20,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 10,00 kg
- Rafturi din sticlă securizată

Alte beneficii ale dotărilor

- Vertical Mâner încadrat
- Mânere de transport față și spate, Role de transport spate
- Picioare reglabile pe înălțime față

Combină frigorifică



CBNbsa 575i

prime

Clasa de eficiență energetică:	
Consum de energie pe an/24 ore:	92 / 0,252 kWh
Volum total l:	362 l
Volum:	Compartimentul frigiderului: 159,9 l / Compartiment BioFresh: 99,2 l / Compartimentul congelatorului: 103 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	29 db(A) / A UltraSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	BlackSteel / BlackSteel
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	201,5 / 59,7 / 67,5

Ultra Efficient A -20%	Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Light Tower
Soft System	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Glass & Steel Infactor	Soft Telescopic Rails	Ultra Silent	Fresh Air

Comandă

- Display TFT color de 2,4" în spatele ușii
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului, compartimentul BioFresh și compartimentul congelatorului
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Rafturi GlassLine, VarioBoxes extensibil, Variabil Tavă pentru ouă, Cutie pentru unt
- Rafturi de depozitare GlassLine: 3, dintre care divizibile: 1
- VarioSafe
- Integrat Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Iluminare cu LED a BioFresh
- Sertare BioFresh: 2, cu SoftTelescopic, Sertare Fruit & Vegetable: 1, Sertare Meat & Dairy: 1

Sertare EasyFresh: 0

- Panou luminos cu LED-uri pe ambele părți

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 3, VarioSpace
- Tăviță pentru cuburi de gheață cu capac
- Iluminare LED
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 20,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 16,0 kg
- Rafturi din sticlă securizată

Alte beneficii ale dotărilor

- Mânere de transport față și spate, Role de transport spate
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Oprit or ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii



CBNsda 575i

prime

Clasa de eficiență energetică:	
Consum de energie pe an/24 ore:	116 / 0,317 kWh
Volum total l:	362 l
Volum:	Compartimentul frigiderului: 159,9 l / Compartiment BioFresh: 99,2 l / Compartimentul congelatorului: 103 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	33 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	Oțel inox / silver
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	201,5 / 59,7 / 67,5

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Vario Temp	Light Tower	Easy Twist Ice	Soft System	Super Silent
Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Soft Telescopic Rails	Fresh Air			

Comandă

- Display TFT color de 2,4" în spatele ușii
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului, compartimentul BioFresh și compartimentul congelatorului
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Rafturi GlassLine, VarioBoxes extensibil, Variabil Tavă pentru ouă, Cutie pentru unt
- Rafturi de depozitare GlassLine: 3, dintre care divizibile: 1
- VarioSafe
- Integrat Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Iluminare cu LED a BioFresh
- Sertare BioFresh: 2, cu SoftTelescopic, Sertare Fruit & Vegetable: 1, Sertare Meat & Dairy: 1

Sertare EasyFresh: 0

- Panou luminos cu LED-uri pe ambele părți

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 3, VarioSpace
- Iluminare LED
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 20,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 10,00 kg
- Rafturi din sticlă securizată

Alte beneficii ale dotărilor

- Mânere tip baghetă cu mecanism de deschidere integrat
- Mânere de transport față și spate, Role de transport spate
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Oprit or ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii

Combină frigorifică



← 60 →

CBNbda 572i

plus

Clasa de eficiență energetică:



Consum de energie pe an/24 ore:

116 / 0,317 kWh

Volum total ¹:

360 l

Volum: Compartimentul frigiderului: **158,8 l** / Compartiment BioFresh: **98,9 l** / Compartimentul congelatorului: **103 l**

Nivel zgomot / clasă zgomot:

34 db(A) / B SuperSilent

Clasa climatică:

SN-T (+10 °C - +43 °C)

Ușă / pereți laterali:

BlackSteel / negru

Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):

201,5 / 59,7 / 67,5

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch Display	Vario Space	Smart Device
Fresh Air							

Comandă

- Display LC monocrom în spatele ușii, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului și compartimentul congelatorului
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 20,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 10,00 kg
- Rafturi din sticlă securizată

Alte beneficii ale dotărilor

- Vertical Mâner încadrat
- Mânere de transport față și spate, Role de transport spate
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Raft lateral plastic, Tavă pentru ouă, FlexCube
- Rafturi de depozitare GlassLine: 4, dintre care divizibile: 1
- Integrat Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Sertare BioFresh: 2, Sertare Fruit & Vegetable: 1, Sertare Meat & Dairy: 1
- Sertare EasyFresh: 0
- Iluminare LED în tavan

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 3, VarioSpace



← 60 →

CBNsda 572i

plus

Clasa de eficiență energetică:



Consum de energie pe an/24 ore:

116 / 0,317 kWh

Volum total ¹:

360 l

Volum: Compartimentul frigiderului: **158,8 l** / Compartiment BioFresh: **98,9 l** / Compartimentul congelatorului: **103 l**

Nivel zgomot / clasă zgomot:

34 db(A) / B SuperSilent

Clasa climatică:

SN-T (+10 °C - +43 °C)

Ușă / pereți laterali:

Oțel inox / silver

Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):

201,5 / 59,7 / 67,5

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch Display	Vario Space	Smart Device
Fresh Air							

Comandă

- Display LC monocrom în spatele ușii, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului și compartimentul congelatorului
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 20,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 10,00 kg
- Rafturi din sticlă securizată

Alte beneficii ale dotărilor

- Vertical Mâner încadrat
- Mânere de transport față și spate, Role de transport spate
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Raft lateral plastic, Tavă pentru ouă, FlexCube
- Rafturi de depozitare GlassLine: 4, dintre care divizibile: 1
- Integrat Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Sertare BioFresh: 2, Sertare Fruit & Vegetable: 1, Sertare Meat & Dairy: 1
- Sertare EasyFresh: 0
- Iluminare LED în tavan

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 3, VarioSpace

Combină frigorifică



← 60 →

CBNa 572i

plus

Clasa de eficiență energetică:



Consum de energie pe an/24 ore:

116 / 0,317 kWh

Volum total l:

360 l

Volum: Compartimentul frigiderului: **158,8 l** / Compartiment BioFresh: **98,9 l** / Compartimentul congelatorului: **103 l**

Nivel zgomot / clasă zgomot:

34 db(A) / B SuperSilent

Clasa climatică:

SN-T (+10 °C - +43 °C)

Ușă / pereți laterali:

Alb / Alb

Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):

201,5 / 59,7 / 67,5



Comandă

- Display LC monocrom în spatele ușii, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului și compartimentul congelatorului
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Raft lateral plastic, Tavă pentru ouă, FlexCube
- Rafturi de depozitare GlassLine: 4, dintre care divizibile: 1
- Integrat Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Sertare BioFresh: 2, pe sertare telescopice, Sertare Fruit & Vegetable: 1, Sertare Meat & Dairy: 1
- Sertare EasyFresh: 0
- Iluminare LED în tavan

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 3, VarioSpace
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 20,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 10,00 kg
- Rafturi din sticlă securizată

Alte beneficii ale dotărilor

- Vertical Mâner încastrat
- Mânere de transport față și spate, Role de transport spate
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii



← 60 →

CNbda 5723

plus

Clasa de eficiență energetică:



Consum de energie pe an/24 ore:

104 / 0,284 kWh

Volum total l:

371 l

Volum: Compartimentul frigiderului: **267,9 l** / Compartimentul congelatorului: **103 l**

Nivel zgomot / clasă zgomot:

34 db(A) / B SuperSilent

Clasa climatică:

SN-T (+10 °C - +43 °C)

Ușă / pereți laterali:

BlackSteel / negru

Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):

201,5 / 59,7 / 67,5



Comandă

- Display LC monocrom în spatele ușii, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului și compartimentul congelatorului
- SmartDeviceBox: ca accesoriu opțional
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Raft lateral plastic, Tavă pentru ouă, FlexCube
- Rafturi de depozitare GlassLine: 5, dintre care divizibile: 1
- VarioSafe
- Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Sertare EasyFresh: 1 cu ghidaj integrat pentru sertar
- Iluminare LED în tavan

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 3, VarioSpace

- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 20,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 10,00 kg
- Rafturi din sticlă securizată

Alte beneficii ale dotărilor

- Vertical Mâner încastrat
- Mânere de transport față și spate, Role de transport spate
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii

Combină frigorifică



← 60 →

CNsda 5723

plus

Clasa de eficiență energetică:



Consum de energie pe an/24 ore:

104 / 0,284 kWh

Volum total ¹⁾:

371 l

Volum: Compartimentul frigiderului: 267,9 l / Compartimentul congelatorului: 103 l

Nivel zgomot / clasă zgomot:

34 db(A) / B SuperSilent

Clasa climatică:


SN-T (+10 °C - +43 °C)

Ușă / pereți laterali:

Oțel inox / silver

Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):

201,5 / 59,7 / 67,5



Comandă

- Display LC monocrom în spatele ușii, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului și compartimentul congelatorului
- SmartDeviceBox: ca accesoriu opțional
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Raft lateral plastic, Tavă pentru ouă, FlexCube
- Rafturi de depozitare GlassLine: 5, dintre care divizibile: 1
- VarioSafe
- Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Sertare EasyFresh: 1 cu ghidaj integrat pentru sertar
- Iluminare LED în tavan

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 3, VarioSpace

- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 20,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 10,00 kg
- Rafturi din sticlă securizată

Alte beneficii ale dotărilor

- Vertical Mâner încadrat
- Mânere de transport față și spate, Role de transport spate
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii



← 60 →

CBNbdc 573i

plus

Clasa de eficiență energetică:



Consum de energie pe an/24 ore:

181 / 0,495 kWh

Volum total ¹⁾:

360 l

Volum: Compartimentul frigiderului: 158,8 l / Compartiment BioFresh: 98,9 l / Compartimentul congelatorului: 103 l

Nivel zgomot / clasă zgomot:

35 db(A) / B SuperSilent

Clasa climatică:


SN-T (+10 °C - +43 °C)

Ușă / pereți laterali:

BlackSteel / negru

Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):

201,5 / 59,7 / 67,5



Comandă

- Display TFT color de 2,4" în ușă
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului, compartimentul BioFresh și compartimentul congelatorului
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Raft lateral plastic, Tavă pentru ouă, FlexCube
- Rafturi de depozitare GlassLine: 4, dintre care divizibile: 1
- Integrat Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Sertare BioFresh: 2, Sertare Fruit & Vegetable: 1, Sertare Meat & Dairy: 1
- Sertare EasyFresh: 0
- Iluminare LED în tavan

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 3, VarioSpace

- Tavă pentru cuburi de gheață
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 20,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 10,00 kg
- Rafturi din sticlă securizată

Alte beneficii ale dotărilor

- Vertical Mâner încadrat
- Mânere de transport față și spate, Role de transport spate
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii

Combină frigorifică



← 60 →

CBNsdc 573i

plus

Clasa de eficiență energetică:



Consum de energie pe an/24 ore:

181 / 0,495 kWh

Volum total l:

360 l

Volum: Compartimentul frigiderului: **158,8 l** / Compartiment BioFresh: **98,9 l** / Compartimentul congelatorului: **103 l**

Nivel zgomot / clasă zgomot:

35 db(A) / B SuperSilent

Clasa climatică:

SN-T (+10 °C - +43 °C)

Ușă / pereți laterali:

Oțel inox / silver

Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):

201,5 / 59,7 / 67,5



Comandă

- Display TFT color de 2,4" în ușă
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului, compartimentul BioFresh și compartimentul congelatorului
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Raft lateral plastic, Tavă pentru ouă, FlexCube
- Rafturi de depozitare GlassLine: 4, dintre care divizibile: 1
- Integrat Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Sertare BioFresh: 2, Sertare Fruit & Vegetable: 1, Sertare Meat & Dairy: 1
- Sertare EasyFresh: 0
- Iluminare LED în tavan

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 3, VarioSpace

- Tăviță pentru cuburi de gheață

- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 20,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 10,00 kg
- Rafturi din sticlă securizată

Alte beneficii ale dotărilor

- Vertical Mâner încastrat
- Mânere de transport față și spate, Role de transport spate
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii



← 60 →

CBNc 5723

plus

Clasa de eficiență energetică:



Consum de energie pe an/24 ore:

181 / 0,495 kWh

Volum total l:

360 l

Volum: Compartimentul frigiderului: **158,8 l** / Compartiment BioFresh: **98,9 l** / Compartimentul congelatorului: **103 l**

Nivel zgomot / clasă zgomot:

35 db(A) / B SuperSilent

Clasa climatică:


SN-T (+10 °C - +43 °C)

Ușă / pereți laterali:

Alb / Alb

Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):

201,5 / 59,7 / 67,5



Comandă

- Display LC monocrom în spatele ușii, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului și compartimentul congelatorului
- SmartDeviceBox: ca accesoriu opțional
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Raft lateral plastic, Tavă pentru ouă, FlexCube
- Rafturi de depozitare GlassLine: 4, dintre care divizibile: 1
- Integrat Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Sertare BioFresh: 2, Sertare Fruit & Vegetable: 1, Sertare Meat & Dairy: 1
- Sertare EasyFresh: 0
- Iluminare LED în tavan

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 3, VarioSpace
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 20,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 10,00 kg
- Rafturi din sticlă securizată

Alte beneficii ale dotărilor

- Vertical Mâner încastrat
- Mânere de transport față și spate, Role de transport spate
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii

Combină frigorifică



← 60 →

CNSfc 574i

plus

Clasa de eficiență energetică:



Consum de energie pe an/24 ore:

163 / 0,446 kWh

Volum total ¹⁾:

371 l

Volum: Compartimentul frigiderului: 267,9 l / Compartimentul congelatorului: 104 l

Nivel zgomot / clasă zgomot:

35 db(A) / B SuperSilent

Clasa climatică:

SN-T (+10 °C - +43 °C)

Ușă / pereți laterali:

Steelfinish / silver

Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):

201,5 / 59,7 / 67,5



Comandă

- Display TFT color de 2,4" în ușă
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului și compartimentul congelatorului
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Raft lateral plastic, Tavă pentru ouă, FlexCube
- Rafturi de depozitare GlassLine: 4, dintre care divizibile: 1
- VarioSafe
- Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Sertare EasyFresh: 1 cu ghidaj integrat pentru sertar
- Iluminare LED în tavan

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 3, VarioSpace
- IceMaker cu rezervor de apă

Alte beneficii ale dotărilor

- Producție de cuburi de gheață în 24 h: 1,20 kg
- Stoc de cuburi de gheață: 5,4 kg
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 20,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 10,00 kg
- Rafturi din sticlă securizată

Alte beneficii ale dotărilor

- Vertical Mâner încastrat
- Mânere de transport față și spate, Role de transport spate
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii



← 60 →

CNbdc 573i

plus

Clasa de eficiență energetică:



Consum de energie pe an/24 ore:

162 / 0,443 kWh

Volum total ¹⁾:

371 l

Volum: Compartimentul frigiderului: 267,9 l / Compartimentul congelatorului: 103 l

Nivel zgomot / clasă zgomot:

35 db(A) / B SuperSilent

Clasa climatică:

SN-T (+10 °C - +43 °C)

Ușă / pereți laterali:

BlackSteel / negru

Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):

201,5 / 59,7 / 67,5



Comandă

- Display TFT color de 2,4" în ușă
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului și compartimentul congelatorului
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Raft lateral plastic, Tavă pentru ouă, FlexCube
- Rafturi de depozitare GlassLine: 5, dintre care divizibile: 1
- VarioSafe
- Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Sertare EasyFresh: 1 cu ghidaj integrat pentru sertar
- Iluminare LED în tavan

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 3, VarioSpace
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 20,00 h

Alte beneficii ale dotărilor

- Capacitate de congelare în 24 h: 10,00 kg
- Rafturi din sticlă securizată
- Alte beneficii ale dotărilor**
- Vertical Mâner încastrat
- Mânere de transport față și spate, Role de transport spate
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii


Combină frigorifică



← 60 →

CNgbc 5723 plus

Clasa de eficiență energetică:	
Consum de energie pe an/24 ore:	162 / 0,443 kWh
Volum total l:	371 l
Volum: Compartimentul frigiderului: 267,9 l / Compartimentul congelatorului: 103 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	35 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	GlassBlack / silver
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	201,5 / 59,7 / 68,2



Comandă

- Display LC monocrom în spatele ușii, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului și compartimentul congelatorului
- SmartDeviceBox: ca accesoriu opțional
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Raft lateral plastic, Tavă pentru ouă, FlexCube
- Rafturi de depozitare GlassLine: 5, dintre care divizibile: 1
- VarioSafe
- Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Sertare EasyFresh: 1 cu ghidaj integrat pentru sertar
- Iluminare LED în tavan

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 3, VarioSpace

- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 20,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 10,00 kg
- Rafturi din sticlă securizată

Alte beneficii ale dotărilor


- Vertical Mâner încastat
- Mânere de transport față și spate, Role de transport spate
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii



← 60 →

CNgwc 5723 plus

Clasa de eficiență energetică:	
Consum de energie pe an/24 ore:	162 / 0,443 kWh
Volum total l:	371 l
Volum: Compartimentul frigiderului: 267,9 l / Compartimentul congelatorului: 103 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	35 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	Alb / silver
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	201,5 / 59,7 / 68,2



Comandă

- Display LC monocrom în spatele ușii, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului și compartimentul congelatorului
- SmartDeviceBox: ca accesoriu opțional
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Raft lateral plastic, Tavă pentru ouă, FlexCube
- Rafturi de depozitare GlassLine: 5, dintre care divizibile: 1
- VarioSafe
- Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Sertare EasyFresh: 1 cu ghidaj integrat pentru sertar
- Iluminare LED în tavan

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 3, VarioSpace

- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 20,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 10,00 kg
- Rafturi din sticlă securizată

Alte beneficii ale dotărilor

- Vertical Mâner încastat
- Mânere de transport față și spate, Role de transport spate
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii

Combină frigorifică



← 60 →

CNsdb 5723

plus

Clasa de eficiență energetică:



Consum de energie pe an/24 ore:

129 / 0,353 kWh

Volum total ¹⁾:

371 l

Volum: Compartimentul frigiderului: 267,9 l / Compartimentul congelatorului: 103 l

Nivel zgomot / clasă zgomot:

34 db(A) / B SuperSilent

Clasa climatică:


SN-T (+10 °C - +43 °C)

Ușă / pereți laterali:

Oțel inox / silver

Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):

201,5 / 59,7 / 67,5



Comandă

- Display LC monocrom în spatele ușii, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului și compartimentul congelatorului
- SmartDeviceBox: ca accesoriu opțional
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Raft lateral plastic, Tavă pentru ouă, FlexCube
- Rafturi de depozitare GlassLine: 5, dintre care divizibile: 1
- VarioSafe
- Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Sertare EasyFresh: 1 cu ghidaj integrat pentru sertar
- Iluminare LED în tavan

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 3, VarioSpace

- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 20,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 10,00 kg
- Rafturi din sticlă securizată

Alte beneficii ale dotărilor

- Vertical Mâner încadrat
- Mânere de transport față și spate, Role de transport spate
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii



← 60 →

CNsfc 573i

plus

Clasa de eficiență energetică:



Consum de energie pe an/24 ore:

168 / 0,460 kWh

Volum total ¹⁾:

359 l

Volum: Compartimentul frigiderului: 227,1 l / Compartimentul congelatorului: 132 l

Nivel zgomot / clasă zgomot:

31 db(A) / B SuperSilent

Clasa climatică:


SN-T (+10 °C - +43 °C)

Ușă / pereți laterali:

Steelfinish / silver

Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):

201,5 / 59,7 / 67,5



Comandă

- Display TFT color de 2,4" în ușă
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului și compartimentul congelatorului
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Raft lateral plastic, Tavă pentru ouă, FlexCube
- Rafturi de depozitare GlassLine: 4, dintre care divizibile: 1
- VarioSafe
- Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Sertare EasyFresh: 1 cu ghidaj integrat pentru sertar
- Iluminare LED în tavan

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 4, VarioSpace
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 20,00 h

- Capacitate de congelare în 24 h: 10,00 kg
- Rafturi din sticlă securizată

Alte beneficii ale dotărilor

- Vertical Mâner încadrat
- Mânere de transport față și spate, Role de transport spate
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii

Combină frigorifică



← 60 →

CNC 5724

plus

Clasa de eficiență energetică:



Consum de energie pe an/24 ore:

168 / 0,460 kWh

Volum total l:

359 l

Volum: Compartimentul frigiderului: 227,1 l / Compartimentul congelatorului: 132 l

Nivel zgomot / clasă zgomot:

35 db(A) / B SuperSilent

Clasa climatică:


SN-T (+10 °C - +43 °C)

Ușă / pereți laterali:

Alb / Alb

Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):

201,5 / 59,7 / 67,5



Comandă

- Display LC monocrom în spatele ușii, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului și compartimentul congelatorului
- SmartDeviceBox: ca accesoriu opțional
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Raft lateral plastic, Tavă pentru ouă, FlexCube
- Rafturi de depozitare GlassLine: 4, dintre care divizibile: 1
- VarioSafe
- Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Sertare EasyFresh: 1 cu ghidaj integrat pentru sertar
- Iluminare LED în tavan

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 4, VarioSpace

· Timp de depozitare în caz de defecțiune: 20,00 h

- Capacitate de congelare în 24 h: 10,00 kg

· Rafturi din sticlă securizată

Alte beneficii ale dotărilor

- Vertical Mâner încastat
- Mânere de transport față și spate, Role de transport spate
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii



← 60 →

CBNbda 5223

plus

Clasa de eficiență energetică:



Consum de energie pe an/24 ore:

109 / 0,298 kWh

Volum total l:

320 l

Volum: Compartimentul frigiderului: 164,7 l / Compartiment BioFresh: 52,9 l /

Compartimentul congelatorului: 103 l

Nivel zgomot / clasă zgomot:

34 db(A) / B SuperSilent

Clasa climatică:

SN-T (+10 °C - +43 °C)

Ușă / pereți laterali:

BlackSteel / negru

Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):

185,5 / 59,7 / 67,5



Comandă

- Display LC monocrom în spatele ușii, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului și compartimentul congelatorului
- SmartDeviceBox: ca accesoriu opțional
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Raft lateral plastic, Tavă pentru ouă, FlexCube
- Rafturi de depozitare GlassLine: 5, dintre care divizibile: 1
- Integrat Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Sertare BioFresh: 1, Sertare Fruit & Vegetable: 1
- Sertare EasyFresh: 0
- Iluminare LED în tavan

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 3, VarioSpace
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 20,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 10,00 kg
- Rafturi din sticlă securizată

Alte beneficii ale dotărilor

- Vertical Mâner încastat
- Mânere de transport față și spate, Role de transport spate
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii

Combină frigorifică



← 60 →

CBNsda 5223

plus

Clasa de eficiență energetică:



Consum de energie pe an/24 ore:

109 / 0,298 kWh

Volum total ¹⁾:

320 l

Volum: Compartimentul frigiderului: 164,7 l / Compartiment BioFresh: 52,9 l / Compartimentul congelatorului: 103 l

Nivel zgomot / clasă zgomot:

34 db(A) / B SuperSilent

Clasa climatică:


SN-T (+10 °C - +43 °C)

Ușă / pereți laterali:

Oțel inox / silver

Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):

185,5 / 59,7 / 67,5



Comandă

- Display LC monocrom în spatele ușii, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului și compartimentul congelatorului
- SmartDeviceBox: ca accesoriu opțional
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Raft lateral plastic, Tavă pentru ouă, FlexCube
- Rafturi de depozitare GlassLine: 5, dintre care divizibile: 1
- Integrat Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Sertare BioFresh: 1, Sertare Fruit & Vegetable: 1
- Sertare EasyFresh: 0
- Iluminare LED în tavan

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 3, VarioSpace
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 20,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 10,00 kg
- Rafturi din sticlă securizată

Alte beneficii ale dotărilor

- Vertical Mâner încastat
- Mânere de transport față și spate, Role de transport spate
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii



← 60 →

CNbdb 5223

plus

Clasa de eficiență energetică:



Consum de energie pe an/24 ore:

128 / 0,350 kWh

Volum total ¹⁾:

330 l

Volum: Compartimentul frigiderului: 227,1 l / Compartimentul congelatorului: 103 l

Nivel zgomot / clasă zgomot:

34 db(A) / B SuperSilent

Clasa climatică:

SN-T (+10 °C - +43 °C)

Ușă / pereți laterali:

BlackSteel / negru

Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):

185,5 / 59,7 / 67,5



Comandă

- Display LC monocrom în spatele ușii, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului și compartimentul congelatorului
- SmartDeviceBox: ca accesoriu opțional
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Raft lateral plastic, Tavă pentru ouă, FlexCube
- Rafturi de depozitare GlassLine: 4, dintre care divizibile: 1
- Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Sertare EasyFresh: 1 cu ghidaj integrat pentru sertar
- Iluminare LED în tavan

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 3, VarioSpace

- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 20,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 10,00 kg
- Rafturi din sticlă securizată

Alte beneficii ale dotărilor

- Vertical Mâner încastat
- Mânere de transport față și spate, Role de transport spate
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii

Combină frigorifică



← 60 →

CNsdb 5223

plus

Clasa de eficiență energetică:



Consum de energie pe an/24 ore:

128 / 0,350 kWh

Volum total l:

330 l

Volum: Compartimentul frigiderului: 227,1 l / Compartimentul congelatorului: 103 l

Nivel zgomot / clasă zgomot:

34 db(A) / B SuperSilent

Clasa climatică:


SN-T (+10 °C - +43 °C)

Ușă / pereți laterali:

Oțel inox / silver

Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):

185,5 / 59,7 / 67,5



Comandă

- Display LC monocrom în spatele ușii, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului și compartimentul congelatorului
- SmartDeviceBox: ca accesoriu opțional
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Raft lateral plastic, Tavă pentru ouă, FlexCube
- Rafturi de depozitare GlassLine: 4, dintre care divizibile: 1
- Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Sertare EasyFresh: 1 cu ghidaj integrat pentru sertar
- Iluminare LED în tavan

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 3, VarioSpace

· Timp de depozitare în caz de defecțiune: 20,00 h

· Capacitate de congelare în 24 h:

10,00 kg

· Rafturi din sticlă securizată

Alte beneficii ale dotărilor

- Vertical Mâner încastat
- Mânere de transport față și spate, Role de transport spate
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii



← 60 →

CBNc 5223

plus

Clasa de eficiență energetică:



Consum de energie pe an/24 ore:

170 / 0,465 kWh

Volum total l:

320 l

Volum: Compartimentul frigiderului: 164,7 l / Compartiment BioFresh: 52,9 l /

Compartimentul congelatorului: 103 l

Nivel zgomot / clasă zgomot:

35 db(A) / B SuperSilent

Clasa climatică:

SN-T (+10 °C - +43 °C)

Ușă / pereți laterali:

Alb / Alb

Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):

185,5 / 59,7 / 67,5



Comandă

- Display LC monocrom în spatele ușii, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului și compartimentul congelatorului
- SmartDeviceBox: ca accesoriu opțional
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Raft lateral plastic, Tavă pentru ouă, FlexCube
- Rafturi de depozitare GlassLine: 5, dintre care divizibile: 1
- Integrat Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Sertare BioFresh: 1, Sertare Fruit & Vegetable: 1
- Sertare EasyFresh: 0
- Iluminare LED în tavan

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 3, VarioSpace
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 20,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 10,00 kg
- Rafturi din sticlă securizată

Alte beneficii ale dotărilor

- Vertical Mâner încastat
- Mânere de transport față și spate, Role de transport spate
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii



← 60 →

CNsfc 5023

plus

Clasa de eficiență energetică:



Consum de energie pe an/24 ore:

153 / 0,419 kWh

Volum total ¹⁾:

280 l

Volum: Compartimentul frigiderului: 177 l / Compartimentul congelatorului: 103 l

Nivel zgomot / clasă zgomot:

35 db(A) / B SuperSilent

Clasa climatică:

SN-T (+10 °C - +43 °C)

Ușă / pereți laterali:

Steelfinish / silver

Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):

165,5 / 59,7 / 67,5



Comandă

- Display LC monocrom în spatele ușii, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului și compartimentul congelatorului
- SmartDeviceBox: ca accesoriu opțional
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Raft lateral plastic, Tavă pentru ouă, FlexCube
- Rafturi de depozitare GlassLine: 3, dintre care divizibile: 1
- Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Sertare EasyFresh: 1 cu ghidaj integrat pentru sertar
- Iluminare LED în tavan

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 3, VarioSpace
- Tăviță pentru cuburi de gheață

· Timp de depozitare în caz de

defecțiune: 20,00 h

· Capacitate de congelare în 24 h:

10,00 kg

· Rafturi din sticlă securizată

Alte beneficii ale dotărilor

- Vertical Mâner încadrat
- Mânere de transport față și spate, Role de transport spate
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii



← 60 →

CNc 5023

plus

Clasa de eficiență energetică:



Consum de energie pe an/24 ore:

153 / 0,419 kWh

Volum total ¹⁾:

280 l

Volum: Compartimentul frigiderului: 177 l / Compartimentul congelatorului: 103 l

Nivel zgomot / clasă zgomot:

35 db(A) / B SuperSilent

Clasa climatică:

SN-T (+10 °C - +43 °C)

Ușă / pereți laterali:

Alb / Alb

Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):

165,5 / 59,7 / 67,5



Comandă

- Display LC monocrom în spatele ușii, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului și compartimentul congelatorului
- SmartDeviceBox: ca accesoriu opțional
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Raft lateral plastic, Tavă pentru ouă, FlexCube
- Rafturi de depozitare GlassLine: 3, dintre care divizibile: 1
- Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Sertare EasyFresh: 1 cu ghidaj integrat pentru sertar
- Iluminare LED în tavan

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 3, VarioSpace
- Tăviță pentru cuburi de gheață

· Timp de depozitare în caz de

defecțiune: 20,00 h

· Capacitate de congelare în 24 h:

10,00 kg

· Rafturi din sticlă securizată

Alte beneficii ale dotărilor

- Vertical Mâner încadrat
- Mânere de transport față și spate, Role de transport spate
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii



Frigidere



Prezentare generală a seriilor



○ Seria Pure



◇ Seria Plus



⬡ Seria Prime



△ Seria Peak

	○ Seria Pure	◇ Seria Plus	⬢ Seria Prime	△ Seria Peak
Tehnologie de prosepțime	EasyFresh integrat lângă mânerul sertarului	EasyFresh integrat lângă mânerul sertarului	EasyFresh pe șine telescopice	EasyFresh pe șine telescopice
		BioFresh pe șine telescopice	BioFresh cu SoftTelescopic	BioFresh Professional cu SoftTelescopic
				HydroBreeze
			Sertar Fish & Seafood *	Sertar Fish & Seafood *
Confort și flexibilitate	Filtru FreshAir	Filtru FreshAir	Filtru FreshAir	Filtru FreshAir
		Raft din sticlă divizibilă	Raft din sticlă divizibilă	Raft din sticlă divizibilă
			Amortizare a închiderii SoftSystem	Amortizare a închiderii SoftSystem
		VarioSafe *	VarioSafe	VarioSafe
			VarioBoxes	VarioBoxes
			Untieră	Untieră
Design	Suport pentru ouă	Suport pentru ouă	Suport variabil pentru ouă	Suport variabil pentru ouă
		Raft pentru sticle	Raft pentru sticle	Raft pentru sticle
				FlexSystem
	Iluminare plafon	Iluminare în plafon sau laterală	LightTower	LightTower
			Iluminat BioFresh	Iluminat BioFresh
				Sistem de iluminare ventilator
	Sticlă transparentă	Sticlă transparentă	Sticlă satinată	Sticlă satinată
	Afișaj tactil	Afișaj tactil	Ecran Touch & Swipe	Ecran Touch & Swipe
Conectivitate (SmartDeviceBox)	Display în spatele ușii	Display în spatele ușii	Display în spatele ușii	Display în spatele ușii
	Mâner încastrat	Mâner încastrat	Mâner tip bară cu mecanism de deschidere integrat	Mâner încastrat
Apă	Cu posibilitate de postechipare	Cu posibilitate de postechipare	Integrat (modelul „I”)	Integrat (modelul „I”)
				InfinitySpring la modelele compatibile SBS

Dotările diferențiatore sunt **evidențiate** în seria imediat superioară.

Caracteristici unice



Fructe & legume mereu proaspete

Salată crocantă sau căpșuni: Cele mai sensibile produse alimentare merită un loc special, pentru a rămâne proaspete: BioFresh-Safes. În „cutia pentru fructe și legume proaspete, temperatura este mereu aproape de 0°C. În combinație cu umiditatea aerului, datorită închiderii etanșe, fructele și legumele neambalate se simt deosebit de bine. Nu trebuie să setați nimic.



EasyFresh

Sertarul EasyFresh garantează prospețimea pieței în casa dumneavoastră. Fie că este vorba de alimente neambalate, legume sau fructe: aici totul se depozitează optim. Datorită compartimentului etanș, produsele alimentare cresc umiditatea din sertar. Astfel alimentele rămân proaspete un timp mai îndelungat.



LED

Pentru o vedere de ansamblu rapidă în frigider: datorită iluminării laterale LED pe ambele părți puteți vedea în permanență produsele alimentare. LED-urile sunt poziționate, astfel încât frigiderul dumneavoastră mare să fie iluminat și cu produse alimentare în interior. Deoarece LED-urile sunt integrate coplanar în pereții laterali, se păstrează complet suprafața utilă valoroasă.



Dispozitiv de depozitare pentru 3 sticle

Sticlele dumneavoastră rămân acum unde trebuie: cu dispozitivul de depozitare, sticlele așteaptă în siguranță în frigiderul dumneavoastră să fie utilizate. Dispozitivul se potrivește pe fiecare raft. Iar dacă aveți nevoie de spațiu, scoateți simplu suportul din frigider.



LightTower

Bucurați-vă de un spațiu interior iluminat optim: LightTower pun produsele alimentare în cea mai bună lumină și sunt poziționate, astfel încât frigiderul dumneavoastră umplut să fie iluminat în permanență pe o suprafață mare. Deoarece LightTower este integrat în pereții laterali, rămâne și mai mult spațiu pentru produsele dumneavoastră alimentare.



Schimbarea sensului de deschidere a ușii

Schimbați rapid și flexibil direcția de deschidere a ușii congelatorului dumneavoastră 4*: Grație cursorului inteligent, acest lucru se realizează în câteva secunde și fără niciun fel de abilitate manuală. Așezați pur și simplu regulatorul de la congelatorul 4* pe dreapta sau stânga și gata.



Mâner tip bară

Deschidere mai ușoară: Mânerul tip bară, practic și elegant, cu mecanism de deschidere integrat, vă permite să deschideți ușa aparatului cu un efort minim – chiar și atunci când o deschideți de mai multe ori succesiv și rapid. Mânerele cu finisaj elegant și design minimalist sunt o atracție suplimentară pentru frigiderul dumneavoastră.



Suprafețe de depozitare din ușa

Vă doriți o suprafață de depozitare sigură pentru băuturi sau produse alimentare? Și doriți să fie ușor accesibilă? Suprafețele noastre de depozitare din ușa reglabile pe înălțime vă oferă ambele lucruri – datorită suprafețelor din sticlă securizată și balustradelor din oțel superior. Iar suportul de sticle glisant și detașabil asigură stabilitatea sticlelor dumneavoastră.



Dispozitivul de depozitare a sticlelor

Așteptați oaspeți și doriți să răcoriți câteva băuturi mai mult decât de obicei? În acest scop este disponibil dispozitivul de depozitare a sticlelor deasupra sertarului BioFresh: Îndepărtați ușor cu un mâner placa din sticlă deasupra dispozitivului de depozitare a sticlelor și deja puteți pune și răci în siguranță sticle de diferite mărimi.



SoftTelescopic

Bucurați-vă de faptul că puteți deschide sertarul BioFresh: nu numai din cauza produselor alimentare proaspete – ci și datorită faptului că deschiderea este ușoară și închiderea este automată și amortizată. Acest lucru este asigurat de șinele telescopice, pe care se află sertarele. Iar deoarece acestea se extind complet, aveți cea mai bună privire de ansamblu asupra conținutului.



FlexSystem

Fructele mici și sensibile din frigider tind să scape din vedere sau să fie ușor zdrobite. De aceea există în aparatul dumneavoastră Liebherr FlexSystem: Două cutii poziționate flexibil asigură ordinea și claritatea în sertarul BioFresh. Și acestea protejează și cea mai mică zmeură de punctele de apăsare sau de amestecarea cu alte produse alimentare.



Spațiu pentru tava de gătit

Doriți să păstrați proaspete prăjiturile de casă? Sau Pizza preparată, care trebuie introdusă în cuptor mai târziu? Pur și simplu puneți tava de gătit în frigider Deosebit de practic: Puteți glisa în interior și exterior tava de gătit la deschiderea ușii de 90°.

Frigider fix



← 60 →

RBbsc 528i

peak

Clasa de eficiență energetică:



Consum de energie pe an/24 ore:

107 / 0,293 kWh

Volum total l:

384 l

Volum: Compartimentul frigiderului: **246,2 l** / Compartiment BioFresh: **137,9 l**

Nivel zgomot / clasă zgomot:

34 db(A) / B SuperSilent

Clasa climatică:


SN-T (+10 °C - +43 °C)

Ușă / pereți laterali:

BlackSteel / BlackSteel

Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):

185,5 / 59,7 / 67,5



Comandă

- Display TFT color de 2,4" în spatele ușii
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului și compartimentul BioFresh
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

· Sertare EasyFresh: 0

· Panou luminos cu LED-uri pe ambele părți

Alte beneficii ale dotărilor

- Vertical Mâner încadrat
- Mânere de transport față și spate, Role de transport spate
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- VarioBoxes extensibil, Variabil Tavă pentru ouă, Cutie pentru unt
- Rafturi de depozitare GlassLine: 5, dintre care divizibile: 1
- VarioSafe
- Integrat Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Iluminare cu LED a BioFresh
- Sertare BioFresh: 3, cu SoftTelescopic, Sertare Fruit & Vegetable: 1, cu HydroBreeze: 1, Sertare Fish & Seafood: 1, Sertare Meat & Dairy: 1, FlexSystem: 1
- , FlexSystem: 1



← 60 →

RBbsb 525i

prime

Clasa de eficiență energetică:



Consum de energie pe an/24 ore:

86 / 0,235 kWh

Volum total l:

386 l

Volum: Compartimentul frigiderului: **245,8 l** / Compartiment BioFresh: **140,9 l**

Nivel zgomot / clasă zgomot:

34 db(A) / B SuperSilent

Clasa climatică:

SN-T (+10 °C - +43 °C)

Ușă / pereți laterali:

BlackSteel / BlackSteel

Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):

185,5 / 59,7 / 67,5



Comandă

- Display TFT color de 2,4" în spatele ușii
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului și compartimentul BioFresh
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Alte beneficii ale dotărilor

- Mânere de transport față și spate, Role de transport spate
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- VarioBox extensibil, Variabil Tavă pentru ouă, Cutie pentru unt
- Rafturi de depozitare GlassLine: 5, dintre care divizibile: 1
- VarioSafe
- Integrat Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Iluminare cu LED a BioFresh
- Sertare BioFresh: 3, cu SoftTelescopic, Sertare Fruit & Vegetable: 2, Sertare Meat & Dairy: 1
- Sertare EasyFresh: 0
- Panou luminos cu LED-uri pe ambele părți



← 60 →

RBsdc 525i

prime

Clasa de eficiență energetică:



Consum de energie pe an/24 ore:

108 / 0,295 kWh

Volum total ¹:

386 l

Volum: Compartimentul frigiderului: 245,8 l / Compartiment BioFresh: 140,9 l

Nivel zgomot / clasă zgomot:

33 db(A) / B SuperSilent

Clasa climatică:


SN-T (+10 °C - +43 °C)

Ușă / pereți laterali:

Oțel inox / silver

Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):

185,5 / 59,7 / 67,5



Comandă

- Display TFT color de 2,4" în spatele ușii
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului și compartimentul BioFresh
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Rafturi GlassLine, VarioBoxes extensibil, Variabil Tavă pentru ouă, Cutie pentru unt
- Rafturi de depozitare GlassLine: 5, dintre care divizibile: 1
- VarioSafe
- Integrat Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Iluminare cu LED a BioFresh
- Sertare BioFresh: 3, cu SoftTelescopic, Sertare Fruit & Vegetable: 2, Sertare Meat & Dairy: 1
- Sertare EasyFresh: 0
- Panou luminos cu LED-uri pe ambele

părți

Alte beneficii ale dotărilor

- Mâner tip baghetă cu mecanism de deschidere integrat
- Mânere de transport față și spate, Role de transport spate
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii



← 60 →

RBa 425i

prime

Clasa de eficiență energetică:



Consum de energie pe an/24 ore:

46 / 0,126 kWh

Volum total ¹:

160 l

Volum:

Compartiment BioFresh: 160,6 l

Nivel zgomot / clasă zgomot:

34 db(A) / B SuperSilent

Clasa climatică:

SN-T (+10 °C - +43 °C)

Ușă / pereți laterali:

Alb / Alb

Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):

125,5 / 59,7 / 67,5



Comandă

- Display TFT color de 2,4" în spatele ușii
- Afișaj digital al temperaturii
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Sertare BioFresh: 4, Sertare Meat & Dairy: 4, Reglabil la alegere de la HydroSafe la DrySafe
- Iluminare LED

Alte beneficii ale dotărilor

- Mâner tip baghetă cu mecanism de deschidere integrat
- Mânere de transport față și spate, Role de transport spate
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii

Frigider vertical



← 60 →

RBsfc 5220

plus

Clasa de eficiență energetică:



Consum de energie pe an/24 ore:

101 / 0,276 kWh

Volum total l:

382 l

Volum: Compartimentul frigiderului: 288,7 l / Compartiment BioFresh: 93,7 l

Nivel zgomot / clasă zgomot:

34 db(A) / B SuperSilent

Clasa climatică:

SN-T (+10 °C - +43 °C)

Ușă / pereți laterali:

Steelfinish / silver

Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):

185,5 / 59,7 / 67,5



Comandă

- Display LC monocrom în spatele ușii, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului
- SmartDeviceBox: ca accesoriu opțional
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Raft lateral plastic, Tavă pentru ouă, FlexCube
- Rafturi de depozitare GlassLine: 7, dintre care divizibile: 1
- VarioSafe
- Integrat Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Sertare BioFresh: 2, Sertare Fruit & Vegetable: 1, Sertare Meat & Dairy: 1
- Sertare EasyFresh: 0
- Iluminare LED în tavan

Alte beneficii ale dotărilor

- Vertical Mâner încastrat

- Mânere de transport față și spate, Role de transport spate
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii



← 60 →

RBsfd 5221

plus

Clasa de eficiență energetică:



Consum de energie pe an/24 ore:

164 / 0,449 kWh

Volum total l:

351 l

Volum: Compartimentul frigiderului: 223 l / Compartiment BioFresh: 93,9 l /

Compartimentul congelatorului: 34 l

Nivel zgomot / clasă zgomot:

35 db(A) / B SuperSilent

Clasa climatică:

SN-T (+10 °C - +43 °C)

Ușă / pereți laterali:

Steelfinish / silver

Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):

185,5 / 59,7 / 67,5



Comandă

- Display LC monocrom în spatele ușii, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului
- SmartDeviceBox: ca accesoriu opțional
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Raft lateral plastic, Tavă pentru ouă, FlexCube
- Rafturi de depozitare GlassLine: 5, dintre care divizibile: 1
- Integrat Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Sertare BioFresh: 2, Sertare Fruit & Vegetable: 1, Sertare Meat & Dairy: 1
- Sertare EasyFresh: 0
- LED-Licht einseitig

Compartimentul congelatorului

- Compartiment congelator cu 4 stele

- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 16,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 5,00 kg

Alte beneficii ale dotărilor

- Vertical Mâner încastrat
- Mânere de transport față și spate, Role de transport spate
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii



← 60 →

RBc 5220

plus

Clasa de eficiență energetică:



Consum de energie pe an/24 ore:

101 / 0,276 kWh

Volum total ¹:

382 l

Volum: Compartimentul frigiderului: 288,7 l / Compartiment BioFresh: 93,7 l

Nivel zgomot / clasă zgomot:

34 db(A) / B SuperSilent

Clasa climatică:

SN-T (+10 °C - +43 °C)

Ușă / pereți laterali:

Alb / Alb

Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):

185,5 / 59,7 / 67,5



Comandă

- Display LC monocrom în spatele ușii, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului
- SmartDeviceBox: ca accesoriu opțional
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Raft lateral plastic, Tavă pentru ouă, FlexCube
- Rafturi de depozitare GlassLine: 7, dintre care divizibile: 1
- VarioSafe
- Integrat Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Sertare BioFresh: 2, Sertare Fruit & Vegetable: 1, Sertare Meat & Dairy: 1
- Sertare EasyFresh: 0
- Iluminare LED în tavan

Alte beneficii ale dotărilor

- Vertical Măner încastat

- Mânere de transport față și spate, Role de transport spate
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii



← 60 →

RDsfd 5220

plus

Clasa de eficiență energetică:



Consum de energie pe an/24 ore:

98 / 0,268 kWh

Volum total ¹:

399 l

Volum: Compartimentul frigiderului: 399,6 l

Nivel zgomot / clasă zgomot:

35 db(A) / B SuperSilent

Clasa climatică:

SN-T (+10 °C - +43 °C)

Ușă / pereți laterali:

Steelfinish / silver

Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):

185,5 / 59,7 / 67,5



Comandă

- Display LC monocrom în spatele ușii, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii
- SmartDeviceBox: ca accesoriu opțional
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Raft lateral plastic, Tavă pentru ouă, FlexCube
- Rafturi de depozitare GlassLine: 4, dintre care divizibile: 1
- Sertare EasyFresh: 1 cu ghidaj integrat pentru sertar
- Compartiment mare pentru fructe/legume cu extensie parțială pe șine telescopice
- Iluminare LED în tavan

Alte beneficii ale dotărilor

- Vertical Măner încastat
- Mânere de transport față și spate, Role de transport spate



Congelatoare

Prezentare generală a seriilor



○ Serie Pure



◇ Serie Plus



◊ Serie Prime



△ Serie Peak

Congelatoare | Dotare standard

	○ Seria Pure	◇ Seria Plus	⬡ Seria Prime	△ Seria Peak
Tehnologie de prospețime	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost
Confort și flexibilitate	EasyOpen	EasyOpen	EasyOpen	EasyOpen
	FrostProtect	FrostProtect	FrostProtect	FrostProtect
	Sertar rabatabil *	Sertar rabatabil	Sertar rabatabil	Sertar rabatabil
				Mecanism de închidere cu amortizare SoftSystem la modelele compatibile SBS
	SpaceBox *	SpaceBox *	SpaceBox *	SpaceBox *
	Ghidaj integrat pentru sertare	Ghidaj integrat pentru sertare	Ghidaj integrat pentru sertare	Sertare culisante pe șine telescopice
		Tăviță pentru cuburi de gheață *		
		Tavă de congelator	Tavă de congelator	Tavă de congelator
			Acumulator de răcire	Acumulator de răcire
	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace
Design			Lumină de stare	Lumină de status
			Sistem de iluminare în compartimentul congelatorului	Sistem de iluminare în compartimentul congelatorului
				Sistem de iluminare IceMaker
	Afișaj tactil	Afișaj tactil	Ecran Touch & Swipe	Ecran Touch & Swipe
	Display în spatele ușii	Display în spatele ușii	Display în spatele ușii	Display în spatele ușii
	Mâner încastrat	Mânere încastate / mânere de tip bară cu mecanism de deschidere integrat *	Mâner tip baghetă cu mecanism de deschidere integrat	Mâner tip baghetă cu mecanism de deschidere integrat
Conectivitate (SmartDeviceBox)	Cu posibilitate de postechipare	Cu posibilitate de postechipare	Integrat (modelul „I”)	Integrat (modelul „I”)
Gheață		EasyTwist-Ice sau IceTower la modelele compatibile SBS	EasyTwist-Ice sau IceTower la modelele compatibile SBS	EasyTwist-Ice sau IceTower
		Lopățiță pentru cuburi de gheață pentru modelele compatibile SBS	Lopățiță pentru cuburi de gheață pentru modelele compatibile SBS	Lopățiță pentru cuburi de gheață pentru modelele compatibile SBS

Dotările diferențiatore sunt **evidențiate** în seria imediat superioară.

Caracteristici unice



NoFrost

Când deschideți congelatorul, doriți să vedeți alimente congelate, nu gheață. NoFrost protejează spațiul de congelare de gheața nedorită, care consumă multă energie și acest lucru poate fi costisitor. NoFrost înseamnă că ați scăpat de decongelarea obositoare și consumatoare de timp a compartimentului congelatorului, aveți mai mult timp pentru alte lucruri și economisiți bani.



Tăviță pentru cuburi de gheață cu capac

Tava mare pentru cuburi de gheață se umple ușor cu apă datorită orificiului de umplere practic. Capacul se închide etanș, astfel încât tava poate fi mutată și așezată în aparat fără riscul de scurgeri.



Ecran Touch & Swipe

Controlul aparatului Liebherr la îndemâna dvs.: datorită ecranului Touch & Swipe, puteți opera congelatorul în mod intuitiv și cu ușurință. Pur și simplu selectați funcții precum SuperFrost pe ecranul color, atingând și glisând. La fel de ușor puteți regla și temperatura. Ce se întâmplă dacă nu utilizați activ ecranul? Se va afișa temperatura din congelator.



IceTower

Nu veți rămâne niciodată fără băuturi reci la petrecere. IceTower, care poate stoca 5,7 kg de cuburi de gheață, vă oferă această siguranță. Lopățiță pentru cuburi de gheață și tava extensibilă pe șine telescopice permit accesul facil la cuburile de gheață. Un suport suplimentar pentru tavă permite depozitarea unei cantități mai mici de gheață și eliberarea de spațiu pentru alimente congelate dedesubt. Sertarul alăturat oferă spațiu de depozitare pentru produse congelate.



Afișaj de stare

Doriți să vă asigurați că totul este în regulă cu aparatul dumneavoastră? Afișajul de stare de pe ușa aparatului vă oferă imediat informații vizuale și sonore. O lumină albastră semnalizează că totul este în regulă. Dacă apare o neregulă, afișajul se aprinde și clipește cu culoarea roșu. În plus, se emite și un semnal sonor.



Iluminarea cu LED a compartimentului congelator

Atunci când deschideți sertarele din congelatorul Liebherr, vă bucurați nu numai de aspectul alimentelor, ci și de iluminarea atractivă. Aceste calități sunt asigurate de LED-urile puternice, durabile și ecologice. Iluminarea face o vedere de ansamblu asupra conținutului mai simplă și este totodată un element de design unic.



FrostProtect

Nu toate congelatoarele sunt instalate în încăperi încălzite. Unele sunt amplasate în garaje sau magazine reci. Bine că aparatul dumneavoastră Liebherr este perfect reglat pentru un mediu atât de rece, deoarece toate componentele sunt proiectate să funcționeze la temperaturi ambiante de până la -15°C .



Acumulator de răcire

Acumulatorul pentru păstrarea la rece are o utilitate dublă – atât în interior, cât și în exterior. În congelator, menține alimentele congelate reci pentru o perioadă în caz de pană de curent. De asemenea, este util pentru a răci alimente și băuturi în timpul ieșirilor.



SpaceBox

Puteți depozita „articolele voluminoase” în aparatul Liebherr: Un curcan XL sau un tort de înghețată cu mai multe etaje. Aparatul dumneavoastră Liebherr are SpaceBox conceput special pentru acest scop: Cu o înălțime generoasă de 250 mm, oferă spațiu suplimentar chiar și pentru produse congelate mari. Ideal pentru o depozitare flexibilă.



EasyTwist-Ice

Indiferent dacă este o zi de vară sau o petrecere: Datorită EasyTwist-Ice, puteți pregăti rapid și ușor o rezervă de cuburi de gheață - fără a fi nevoie de o conexiune fixă la apă. Trebuie doar să umpleți rezervorul cu apă, lăsați-o să înghețe și scoateți cuburile de gheață formate cu o mișcare simplă de rotire – și veți fi gata să serviți băuturi reci. EasyTwist-Ice este ușor de curățat și asigură o producție igienică de cuburi de gheață în orice moment.



EasyOpen

Ați mai făcut asta până acum? După ce ați pus toate cumpărăturile în congelator vă amintiți un aliment uitat – și trebuie să trageți puternic de ușă pentru a o redeschide. Nu și cu Liebherr, nu aveți nevoie de așa ceva. Mulțumită funcției EasyOpen, ușa poate fi deschisă în mod confortabil și simplu, chiar și de mai multe ori consecutiv.



VarioSpace

Doriți să depozitați în siguranță un tort supraetajat până la petrecerea de vară? Nicio problemă pentru vitrina dumneavoastră frigorifică Liebherr: Ea știe că, uneori, este nevoie de mai mult spațiu. Cu VarioSpace puteți scoate sertarele congelatorului individual și separatoarele orizontale de sticlă de dedesubt, obținând imediat un spațiu de depozitare foarte mare.

Congelator de sine stătător



← 70 →

FNC 727i peak

Clasa de eficiență energetică:



Consum de energie pe an/24 ore:

178 / 0,487 kWh

Volum total l:

363 l

Volum:

Compartimentul congelatorului: 363 l

Nivel zgomot / clasă zgomot:

34 db(A) / B SuperSilent

Clasa climatică:


SN-T (+10 °C - +43 °C)

Ușă / pereți laterali:

Alb / Alb

Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):

185,5 / 69,7 / 76



Comandă

- Display TFT color de 2,4" în spatele ușii
- Afișaj digital al temperaturii
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 7, pe sertare telescopice: 5, VarioSpace
- Iluminare LED
- Afișaj de stare
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 19,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 19,00 kg
- Pastile frigorifice: 1
- Rafturi din sticlă securizată

Alte beneficii ale dotărilor

- Mâner tip baghetă cu mecanism de deschidere integrat

- Mânere de transport față și spate, Role de transport spate
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Oprit or ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii



← 70 →

FNC 7227 plus

Clasa de eficiență energetică:



Consum de energie pe an/24 ore:

178 / 0,487 kWh

Volum total l:

363 l

Volum:

Compartimentul congelatorului: 363 l

Nivel zgomot / clasă zgomot:

36 db(A) / C

Clasa climatică:

SN-T (+10 °C - +43 °C)

Ușă / pereți laterali:

Alb / Alb

Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):

185,5 / 69,7 / 76



Comandă

- Display LC monocrom în spatele ușii, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii
- SmartDeviceBox: ca accesoriu opțional
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

- Oprit or ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 7, cu ghidaj integrat pentru sertar, VarioSpace
- Tăviță pentru cuburi de gheață
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 19,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 19,00 kg

Alte beneficii ale dotărilor

- Vertical Mâner încastrat
- Mânere de transport față și spate, Role de transport spate
- Picioare reglabile pe înălțime față



← 70 →

FNC 7026

plus

Clasa de eficiență energetică:



Consum de energie pe an/24 ore:

166 / 0,454 kWh

Volum total ¹:

311 l

Volum:

Compartimentul congelatorului: 312 l

Nivel zgomot / clasă zgomot:

36 db(A) / C

Clasa climatică:

SN-T (+10 °C - +43 °C)

Ușă / pereți laterali:

Alb / Alb

Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):

165,5 / 69,7 / 76



Comandă

- Display LC monocrom în spatele ușii, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii
- SmartDeviceBox: ca accesoriu opțional
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 6, cu ghidaj integrat pentru sertar, VarioSpace
- Tăviță pentru cuburi de gheață
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 18,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 17,00 kg

Alte beneficii ale dotărilor

- Vertical Mâner încadrat
- Mânere de transport față și spate, Role de transport spate
- Picioare reglabile pe înălțime față



← 70 →

FNd 7227

plus

Clasa de eficiență energetică:



Consum de energie pe an/24 ore:

222 / 0,608 kWh

Volum total ¹:

363 l

Volum:

Compartimentul congelatorului: 363 l

Nivel zgomot / clasă zgomot:

37 db(A) / C

Clasa climatică:

SN-T (+10 °C - +43 °C)

Ușă / pereți laterali:

Alb / Alb

Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):

185,5 / 69,7 / 76



Comandă

- Display LC monocrom în spatele ușii, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii
- SmartDeviceBox: ca accesoriu opțional
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 7, cu ghidaj integrat pentru sertar, VarioSpace
- Tăviță pentru cuburi de gheață
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 19,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 19,00 kg

Alte beneficii ale dotărilor

- Vertical Mâner încadrat
- Mânere de transport față și spate, Role de transport spate
- Picioare reglabile pe înălțime față

Congelator vertical



← 70 →

FNd 7026

plus

Clasa de eficiență energetică:



Consum de energie pe an/24 ore:

208 / 0,569 kWh

Volum total l:

311 l

Volum:

Compartimentul congelatorului: 312 l

Nivel zgomot / clasă zgomot:

37 db(A) / C

Clasa climatică:

SN-T (+10 °C - +43 °C)

Ușă / pereți laterali:

Alb / Alb

Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):

165,5 / 69,7 / 76



Comandă

- Display LC monocrom în spatele ușii, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii
- SmartDeviceBox: ca accesoriu opțional
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 6, cu ghidaj integrat pentru sertar, VarioSpace
- Tăviță pentru cuburi de gheață
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 18,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 17,00 kg

Alte beneficii ale dotărilor

- Vertical Mâner încastat
- Mânere de transport față și spate, Role de transport spate
- Picioare reglabile pe înălțime față



← 60 →

FNb 505i

prime

Clasa de eficiență energetică:



Consum de energie pe an/24 ore:

120 / 0,328 kWh

Volum total l:

238 l

Volum:

Compartimentul congelatorului: 238 l

Nivel zgomot / clasă zgomot:

31 db(A) / B SuperSilent

Clasa climatică:


SN-T (+10 °C - +43 °C)

Ușă / pereți laterali:

Alb / Alb

Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):

165,5 / 59,7 / 65,5



Comandă

- Display TFT color de 2,4" în spatele ușii
- Afișaj digital al temperaturii
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 6, cu ghidaj integrat pentru sertar, VarioSpace
- Iluminare LED
- Afișaj de stare
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 16,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 17,00 kg
- Pastile frigorifice: 1

Alte beneficii ale dotărilor

- Mâner tip baghetă cu mecanism de deschidere integrat
- Mânere de transport față și spate, Role de transport spate



← 60 →

FNC 527i

peak

Clasa de eficiență energetică:



Consum de energie pe an/24 ore:

159 / 0,435 kWh

Volum total ¹⁾:

277 l

Volum:

Compartimentul congelatorului: 278 l

Nivel zgomot / clasă zgomot:

33 db(A) / B SuperSilent

Clasa climatică:

SN-T (+10 °C - +43 °C)

Ușă / pereți laterali:

Alb / Alb

Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):

185,5 / 59,7 / 67,5

No Frost	Super Frost	LED	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch & Swipe Display	Space Box	Vario Space
Easy Open	Frost Protect	Smart Device					

Comandă

- Display TFT color de 2,4" în spatele ușii
- Afișaj digital al temperaturii
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

- Mânere de transport față și spate, Role de transport spate
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 7, pe sertare telescopice: 5, VarioSpace
- Iluminare LED
- Afișaj de stare
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 16,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 18,00 kg
- Pastile frigorifice: 1
- Rafturi din sticlă securizată

Alte beneficii ale dotărilor

- Mâner tip baghetă cu mecanism de deschidere integrat



FlexCube

Doriți să depozitați în siguranță tuburi mici, creme deschise sau ouă de prepeliță? FlexCube vă poate ajuta cu asta: Compartimentele sale de diferite dimensiuni oferă spațiu pentru o mare varietate de articole mici. Dimensiunea compactă a FlexCube înseamnă că puteți plasa multe dintre aceste articole în frigiderul dvs. FlexCube poate fi utilizat în siguranță în mașina de spălat vase și se potrivește pe toate rafturile pentru sticle și conserve Liebherr.



EasyTwist-Ice

Atât pentru o zi de vară, cât și pentru petrecere: Datorită sistemului EasyTwist-Ice, veți obține rapid și ușor cuburile de gheață de care aveți nevoie - fără o conexiune permanentă la apă. Pur și simplu umpleți recipientul cu apă, lăsați-l să înghețe și cu o simplă răsucire puteți detașa cuburile de gheață gata - gata pentru băuturi reci. Sistemul EasyTwist-Ice este ușor de curățat și produce întotdeauna cuburi de gheață într-un mod sănătos.


Congelator de sine stătător



← 60 →

FNd 505i

Clasa de eficiență energetică:	
Consum de energie pe an/24 ore:	188 / 0,515 kWh
Volum total ¹ :	238 l
Volum:	Compartimentul congelatorului: 239 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	34 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	Alb / Alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	165,5 / 59,7 / 67,5



Comandă

- Display TFT color de 2,4" în spatele ușii
- Afișaj digital al temperaturii inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Picioare reglabile pe înălțime față

- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 6, cu ghidaj integrat pentru sertar, VarioSpace
- Iluminare LED
- Afișaj de stare
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 16,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 17,00 kg
- Pastile frigorifice: 1

Alte beneficii ale dotărilor

- Mâner tip baghetă cu mecanism de deschidere integrat
- Mânere de transport față și spate, Role de transport spate



← 60 →

FNd 525i

Clasa de eficiență energetică:	
Consum de energie pe an/24 ore:	199 / 0,545 kWh
Volum total ¹ :	277 l
Volum:	Compartimentul congelatorului: 278 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	34 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	Alb / Alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	185,5 / 59,7 / 67,5



Comandă

- Display TFT color de 2,4" în spatele ușii
- Afișaj digital al temperaturii inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Picioare reglabile pe înălțime față

- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 7, cu ghidaj integrat pentru sertar, VarioSpace
- Iluminare LED
- Afișaj de stare
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 16,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 18,00 kg
- Pastile frigorifice: 1

Alte beneficii ale dotărilor

- Mâner tip baghetă cu mecanism de deschidere integrat
- Mânere de transport față și spate, Role de transport spate

Congelator de sine stătător



← 60 →

FNC 507i

Clasa de eficiență energetică:	
Consum de energie pe an/24 ore:	150 / 0,41 kWh
Volum total ¹ :	238 l
Volum:	Compartimentul congelatorului: 239 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	33 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	Alb / Alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	165,5 / 59,7 / 67,5

No Frost	Super Frost	LED	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch & Swipe Display	Space Box	Vario Space
Easy Open	Frost Protect	Smart Device					

Comandă

- Display TFT color de 2,4" în spatele ușii
- Afișaj digital al temperaturii inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

- Mânere de transport față și spate, Role de transport spate
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Oprit or ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 6, pe sertare telescopice: 4, VarioSpace
- Iluminare LED
- Afișaj de stare
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 16,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 17,00 kg
- Pastile frigorifice: 1
- Rafturi din sticlă securizată

Alte beneficii ale dotărilor

- Mâner tip baghetă cu mecanism de deschidere integrat



← 60 →

FNd 505i

Clasa de eficiență energetică:	
Consum de energie pe an/24 ore:	188 / 0,515 kWh
Volum total ¹ :	238 l
Volum:	Compartimentul congelatorului: 239 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	34 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	Alb / Alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	165,5 / 59,7 / 67,5

No Frost	Super Frost	LED	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch & Swipe Display	Space Box	Vario Space
Easy Open	Frost Protect	Smart Device					

Comandă

- Display TFT color de 2,4" în spatele ușii
- Afișaj digital al temperaturii inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

- Picioare reglabile pe înălțime față
- Oprit or ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 6, cu ghidaj integrat pentru sertar, VarioSpace
- Iluminare LED
- Afișaj de stare
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 16,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 17,00 kg
- Pastile frigorifice: 1

Alte beneficii ale dotărilor

- Mâner tip baghetă cu mecanism de deschidere integrat
- Mânere de transport față și spate, Role de transport spate



FNa 6635 ◇ Seria Plus

Congelator cu materiale ecologice



← 70 →

FNa 6635 plus

Clasa de eficiență energetică:



Consum de energie pe an/24 ore:

99 / 0,271 kWh

Volum total ¹:

260 l

Volum:

Compartimentul congelatorului: 260 l

Nivel zgomot / clasă zgomot:

33 db(A) / B SuperSilent

Clasa climatică:

SN-T (+10 °C - +43 °C)

Ușă / pereți laterali:

Alb / Alb

Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):

145,5 / 69,7 / 76



Comandă

- Display LC monocrom în spatele ușii, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii
- SmartDeviceBox: ca accesoriu opțional
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 5, cu ghidaj integrat pentru sertar, VarioSpace
- Tăviță pentru cuburi de gheață
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 18,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 17,00 kg

Alte beneficii ale dotărilor

- Vertical Măner încastrat
- Mânere de transport față și spate, Role de transport spate
- Picioare reglabile pe înălțime față



← 70 →

FNa 6625 plus

Clasa de eficiență energetică:



Consum de energie pe an/24 ore:

99 / 0,271 kWh

Volum total ¹:

260 l

Volum:

Compartimentul congelatorului: 260 l

Nivel zgomot / clasă zgomot:

33 db(A) / B SuperSilent

Clasa climatică:

SN-T (+10 °C - +43 °C)

Ușă / pereți laterali:

Alb / Alb

Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):

145,5 / 69,7 / 76



Comandă

- Display LC monocrom în spatele ușii, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii
- SmartDeviceBox: ca accesoriu opțional
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 5, cu ghidaj integrat pentru sertar, VarioSpace
- Tăviță pentru cuburi de gheață
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 18,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 17,00 kg

Alte beneficii ale dotărilor

- Vertical Măner încastrat
- Mânere de transport față și spate, Role de transport spate
- Picioare reglabile pe înălțime față

Congelator vertical



← 70 →

FNC 6625

plus

Clasa de eficiență energetică:



Consum de energie pe an/24 ore:

155 / 0,424 kWh

Volum total l:

260 l

Volum:

Compartimentul congelatorului: 260 l

Nivel zgomot / clasă zgomot:

36 db(A) / C

Clasa climatică:

SN-T (+10 °C - +43 °C)

Ușă / pereți laterali:

Alb / Alb

Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):

145,5 / 69,7 / 76



Comandă

- Display LC monocrom în spatele ușii, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii
- SmartDeviceBox: ca accesoriu opțional
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 5, cu ghidaj integrat pentru sertar, VarioSpace
- Tăviță pentru cuburi de gheață
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 18,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 16,00 kg

Alte beneficii ale dotărilor

- Vertical Mâner încastrat
- Mânere de transport față și spate, Role de transport spate
- Picioare reglabile pe înălțime față



← 60 →

FNB 465i

prime

Clasa de eficiență energetică:



Consum de energie pe an/24 ore:

113 / 0,309 kWh

Volum total l:

199 l

Volum:

Compartimentul congelatorului: 200 l

Nivel zgomot / clasă zgomot:

33 db(A) / B SuperSilent

Clasa climatică:


SN-T (+10 °C - +43 °C)

Ușă / pereți laterali:

Alb / Alb

Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):

145,5 / 59,7 / 67,5



Comandă

- Display TFT color de 2,4" în spatele ușii
- Afișaj digital al temperaturii
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 5, cu ghidaj integrat pentru sertar, VarioSpace
- Iluminare LED
- Afișaj de stare
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 16,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 16,00 kg
- Pastile frigorifice: 1

Alte beneficii ale dotărilor

- Mâner tip baghetă cu mecanism de deschidere integrat
- Mânere de transport față și spate, Role de transport spate

Congelator de sine stătător



← 60 →

FNB 425i

prime

Clasa de eficiență energetică:



Consum de energie pe an/24 ore:

106 / 0,290 kWhVolum total ¹⁾:**160 l**

Volum:

Compartimentul congelatorului: **161 l**

Nivel zgomot / clasă zgomot:

33 db(A) / B SuperSilent


Clasa climatică:

SN-T (+10 °C - +43 °C)

Ușă / pereți laterali:

Alb / Alb

Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):

125,5 / 59,7 / 67,5**Comandă**

- Display TFT color de 2,4" în spatele ușii
- Afișaj digital al temperaturii
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 4, cu ghidaj integrat pentru sertar, VarioSpace
- Iluminare LED
- Afișaj de stare
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 15,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 15,00 kg
- Pastile frigorifice: 1

Alte beneficii ale dotărilor

- Mâner tip baghetă cu mecanism de deschidere integrat
- Mânere de transport față și spate, Role de transport spate



← 60 →

FNC 467i

peak

Clasa de eficiență energetică:



Consum de energie pe an/24 ore:

142 / 0,389 kWhVolum total ¹⁾:**199 l**

Volum:

Compartimentul congelatorului: **200 l**

Nivel zgomot / clasă zgomot:

33 db(A) / B SuperSilent


Clasa climatică:

SN-T (+10 °C - +43 °C)

Ușă / pereți laterali:

Alb / Alb

Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):

145,5 / 59,7 / 67,5**Comandă**

- Display TFT color de 2,4" în spatele ușii
- Afișaj digital al temperaturii
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 5, pe sertare telescopice: 4, VarioSpace
- Iluminare LED
- Afișaj de stare
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 16,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 16,00 kg
- Pastile frigorifice: 1
- Rafturi din sticlă securizată

Alte beneficii ale dotărilor

- Mâner tip baghetă cu mecanism de deschidere integrat



Lăzi frigorifice





CFd 2085 ◇ Seria Plus

CFd 2085 Seria Plus: eficiență și spațiu pentru fiecare zi

CFd 2085 Seria Plus de la Liebherr oferă un volum generos, eficiență energetică și utilizare practică.

Construcția este concepută pentru a reduce acumularea de gheață și pentru a asigura o întreținere ușoară, oferind mai mult confort în utilizarea zilnică, iar interiorul permite organizarea rapidă și intuitivă a alimentelor.

Soluția ideală pentru depozitare sigură și pe termen lung.



CFd 2085

plus

Clasa de eficiență energetică:



Consum de energie pe an/24 ore:

162 / 0,443 kWh

Volum total l:

248 l

Volum:

Compartimentul congelatorului: **248 l**

Nivel zgomot / clasă zgomot:

33 db(A) / B SuperSilent

Clasa climatică:

SN-T (+10 °C - +43 °C)

Ușă / pereți laterali:

Alb / Alb

Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):

82 / 125 / 71

Smart Frost

Stop Frost

LED

Frost Protect

Door Lock

Comandă

- Comandă electronică în carcasă, bloc electronic cu taste
- Termometru cu afișaj digital al temperaturii
- FrostControl
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic
- Siguranță pentru copii

Compartimentul congelatorului

- Vibrații reduse, silențios și ușor de curățat datorită condensatorului cu spumă
- Iluminare LED
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 50,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 10,00 kg
- Pastile frigorifice: 1
- Scurgere pentru apa de condens

- Perete despărțitor constând dintr-o tavă de congelare detașabilă
- poate fi folosită și ca tavă de colectare a apei
- 3 Coșuri suspendate în dotarea de serie

Alte beneficii ale dotărilor


- Mâner încastrat
- Garnitură înlocuibilă a ușii
- Balama de ușă ascunsă cu limitarea deschiderii
- Încuietoare



CFd 2505

plus

Clasa de eficiență energetică:	
Consum de energie pe an/24 ore:	188 / 0,515 kWh
Volum total ¹ :	359 l
Volum:	Compartimentul congelatorului: 359 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	33 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	Alb / Alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	82 / 167 / 71



Comandă

- Comandă electronică în carcasă, bloc electronic cu taste
- Termometru cu afișaj digital al temperaturii
- FrostControl
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic
- Siguranță pentru copii

Compartimentul congelatorului

- Vibrații reduse, silențios și ușor de curățat datorită condensatorului cu spumă
- Iluminare LED
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 50,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 15,00 kg
- Pastile frigorifice: 1
- Scurgere pentru apa de condens

- Perete despărțitor constând dintr-o tavă de congelare detașabilă
- poate fi folosită și ca tavă de colectare a apei
- 5 Coșuri suspendate în dotarea de serie

Alte beneficii ale dotărilor

- Mâner încastat
- Garnitură înlocuibilă a ușii
- Balama de ușă ascunsă cu limitarea deschiderii
- Încuietoare



CFc 1875

plus

Clasa de eficiență energetică:	
Consum de energie pe an/24 ore:	127 / 0,347 kWh
Volum total ¹ :	192 l
Volum:	Compartimentul congelatorului: 192 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	32 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	Alb / Alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	82 / 104 / 71



Comandă

- Comandă electronică, bloc electronic cu taste
- Termometru cu afișaj digital al temperaturii
- FrostControl
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic
- Siguranță pentru copii

Compartimentul congelatorului

- Vibrații reduse, silențios și ușor de curățat datorită condensatorului cu spumă
- Iluminare LED
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 50,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 10,00 kg
- Pastile frigorifice: 1
- Scurgere pentru apa de condens

- Perete despărțitor constând dintr-o tavă de congelare detașabilă
- poate fi folosită și ca tavă de colectare a apei
- 2 Coșuri suspendate în dotarea de serie

Alte beneficii ale dotărilor

- Mâner încastat
- Garnitură înlocuibilă a ușii
- Balama de ușă ascunsă cu limitarea deschiderii
- Încuietoare

Aparate independente tip masă



Rc 1400 ○ Seria Pure | Fc 1404 ○ Seria Pure

Beneficii ale dotărilor



Mâner tip baghetă cu mecanism de deschidere integrat

Mecanismul de deschidere din mânerul tip baghetă elegant facilitează acționarea cu efort minim al ușii – chiar și în cazul deschiderii repetate.



SmartDevice

Datorită SmartDeviceBox, aparatul poate fi operat simplu prin intermediul smartphone-ului. Astfel, puteți să modificați, de exemplu, setările sau să solicitați informații despre stare. SmartDeviceBox este deja integrat („i”).



Placă de lucru robustă

În bucătărie nu este niciodată suficient spațiu. De aceea, mini aparatele noastre sunt echipate cu o suprafață robustă, rezistentă la zgârieturi, care servește ca suprafață de lucru suplimentară. La mini frigidere, placa poate fi de asemenea scoasă pentru a fi împinsă dedesubt.

Răcirea



TouchControl

Cu o simplă atingere de deget, mini frigiderul poate fi setat pe +3, +5, +7 sau +9°C. Simplu și ergonomic, cu iluminare cu LED integrată – lăsând și mai mult spațiu pentru alimente.



EasyFresh – Ideal pentru fructe și legume

Tehnologia noastră de prospețime cu umiditate reglabilă pentru fructe și legume proaspete de la piață este acum integrată în toate mini frigiderelor din seria Plus.



DoorStop

Un detaliu mic cu un efect mare: Menține mini frigiderul Liebherr proaspăt, chiar și când este deconectat: Sistemul DoorStop rabatabil previne apariția mirosurilor neplăcute.

Congelarea



TouchControl

Cu o simplă atingere de deget, mini congelatorul poate fi setat pe -16, -18, -20 sau -28°C. Simplu și ergonomic, cu iluminare cu LED integrată în placa de masă.



Sertare frigorifice pe plăci de sticlă

Sertarele frigorifice sunt deplasate pe plăci de sticlă. Sertarele și plăcile de sticlă pot fi îndepărtate în mod flexibil pentru depozitarea produselor congelate mai mari și pentru curățare.



FrostProtect

Toate mini congelatoarele pot fi instalate, de asemenea, în încăperi neîncălzite, la temperaturi ambientale de până la -15°C.

Refrigerare

◆ Seria Plus ○ Seria Pure				
	← 60 →	← 55 →	← 50 →	← 55 →
	↑ 85 ↓	↑ 85 ↓	↑ 85 ↓	↑ 68 ↓
Frigidere independente tip masă	EasyFresh	Rci 1620		
		Rci 1621		
		Rdi 1620		
		Rdi 1621		
Compartiment pentru fructe și legume		Rd 1200	Rd 1200	Re 1000
		Rd 1201	Rd 1201	
		Rc 1400		
		Rc 1401		

Dotare standard

	○ Seria Pure	◆ Seria Plus
Tehnologie de prospețime	Compartiment pentru fructe/legume	Sertar EasyFresh
Confort și flexibilitate	Rafturi GlassLine	Rafturi GlassLine, inclusiv unul divizibil
	Blat detașabil	Blat detașabil
	Suport pentru ouă	Suport pentru ouă
		Suport de 3 sticle
		FlexCube
	Opritor de ușă*	Opritor de ușă*
	4 setări de temperatură	4 Setări de temperatură
	SuperCool	SuperCool
	Alarmă vizuală și acustică pentru ușă	Alarmă vizuală și acustică pentru ușă
Design	TouchControl cu iluminare LED integrată în interior	TouchControl cu iluminare LED integrată în interior
	Mâner încastrat sau mâner subțire cu mecanism de deschidere*	Mâner de tip bară de ușă cu mecanism de deschidere*
Conectivitate (SmartDeviceBox)	Fără posibilitate de postechipare	Integrat (modelul „I”)
Gheață	Compartiment de congelare cu 4 stele*	Compartiment de congelare cu 4 stele*


Dotările diferențiatore sunt evidențiate în seria imediat superioară.

Congelare


◇ Seria Plus

○ Seria Pure

← 60 →



← 55 →



← 55 →



Congelatoare independente tip masă

NoFrost

FNdi 1624

SmartFrost

Fci 1624

Fe 1003

Dotare standard

○ Seria Pure

◇ Seria Plus

**Tehnologie de
prospețime**

NoFrost*

NoFrost*

SmartFrost*

SmartFrost*

FrostProtect

FrostProtect

Confort și flexibilitate

Sertare de congelare cu rafturi de sticlă

Sertare de congelare cu rafturi de sticlă

VarioSpace

VarioSpace

4 Setări de temperatură

4 Setări de temperatură

SuperFrost

SuperFrost

Alarmă vizuală și acustică pentru ușă

Alarmă vizuală și acustică pentru ușă

Design

TouchControl cu iluminare LED integrată în blat

TouchControl cu iluminare LED integrată în blat

Mâner încastat sau mâner subțire
cu mecanism de deschidere*

Manetă cu mecanism de deschidere

**Conectivitate
(SmartDeviceBox)**

Fără posibilitate de postechipare

Integrat (modelul „I”)

Dotările diferențiatore sunt **evidențiate** în seria imediat superioară.

Frigider de masă



← 60 →

Rsdci 1621

Clasa de eficiență energetică:	
Consum de energie pe an/24 ore:	93 / 0,254 kWh
Volum total ¹ :	125 l
Volum: Compartimentul frigiderului: 109,2 l / Compartimentul congelatorului:	17 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	35 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	Oțel inox / silver
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	85 / 60 / 60,7



Comandă

- TouchControl în interior
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Raft lateral plastic, Tavă pentru ouă, FlexCube
- Rafturi de depozitare GlassLine: 3, dintre care divizibile: 1
- Sertare EasyFresh: 1

Compartimentul congelatorului

- Compartiment congelator cu 4 stele
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 10,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 2,00 kg

Alte beneficii ale dotărilor

- Mâner tip baghetă cu mecanism de deschidere integrat



← 60 →

Rsdci 1620

Clasa de eficiență energetică:	
Consum de energie pe an/24 ore:	59 / 0,161 kWh
Volum total ¹ :	141 l
Volum: Compartimentul frigiderului:	141,2 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	34 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	Oțel inox / silver
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	85 / 60 / 60,7



Comandă

- TouchControl în interior
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Raft lateral plastic, Tavă pentru ouă, FlexCube
- Rafturi de depozitare GlassLine: 4, dintre care divizibile: 1
- Sertare EasyFresh: 1

Alte beneficii ale dotărilor

- Mâner tip baghetă cu mecanism de deschidere integrat
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Oprit or ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii



← 60 →

Rci 1621

Clasa de eficiență energetică:



Consum de energie pe an/24 ore:	93 / 0,254 kWh
Volum total ¹ :	125 l
Volum: Compartimentul frigiderului: 109,2 l / Compartimentul congelatorului:	17 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	35 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	Alb / Alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	85 / 60 / 60,7



Comandă

- TouchControl în interior
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Raft lateral plastic, Tavă pentru ouă, FlexCube
- Rafturi de depozitare GlassLine: 3, dintre care divizibile: 1
- Sertare EasyFresh: 1

Compartimentul congelatorului

- Compartiment congelator cu 4 stele
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 10,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 2,00 kg

Alte beneficii ale dotărilor

- Mâner tip baghetă cu mecanism de deschidere integrat



← 60 →

Rci 1620

Clasa de eficiență energetică:



Consum de energie pe an/24 ore:	59 / 0,161 kWh
Volum total ¹ :	141 l
Volum: Compartimentul frigiderului: 141,2 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	34 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	Alb / Alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	85 / 60 / 60,7



Comandă

- TouchControl în interior
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Raft lateral plastic, Tavă pentru ouă, FlexCube
- Rafturi de depozitare GlassLine: 4, dintre care divizibile: 1
- Sertare EasyFresh: 1

Alte beneficii ale dotărilor

- Mâner tip baghetă cu mecanism de deschidere integrat
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Oprit ușa: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii

Frigider de masă



← 60 →

Rdi 1621

Clasa de eficiență energetică:	
Consum de energie pe an/24 ore:	116 / 0,317 kWh
Volum total ¹ :	125 l
Volum:	Compartimentul frigiderului: 109,2 l / Compartimentul congelatorului: 17 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	35 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	Alb / Alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	85 / 60 / 60,7



Comandă

- TouchControl în interior
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Raft lateral plastic, Tavă pentru ouă, FlexCube
- Rafturi de depozitare GlassLine: 3, dintre care divizibile: 1
- Sertare EasyFresh: 1

Compartimentul congelatorului

- Compartiment congelator cu 4 stele
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 10,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 2,00 kg

Alte beneficii ale dotărilor

- Mâner tip baghetă cu mecanism de deschidere integrat



← 60 →

Rdi 1620

Clasa de eficiență energetică:	
Consum de energie pe an/24 ore:	73 / 0,200 kWh
Volum total ¹ :	141 l
Volum:	Compartimentul frigiderului: 141,2 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	34 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	Alb / Alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	85 / 60 / 60,7



Comandă

- TouchControl în interior
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Raft lateral plastic, Tavă pentru ouă, FlexCube
- Rafturi de depozitare GlassLine: 4, dintre care divizibile: 1
- Sertare EasyFresh: 1

Alte beneficii ale dotărilor

- Mâner tip baghetă cu mecanism de deschidere integrat
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Oprit or ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii



← 55 →

Rc 1400

Clasa de eficiență energetică:



Consum de energie pe an/24 ore: 58 / 0,158 kWh

Volum total ¹: 125 l

Volum: Compartimentul frigiderului: 125,5 l

Nivel zgomot / clasă zgomot: 34 db(A) / B SuperSilent

Clasa climatică: SN-T (+10 °C - +43 °C)

Ușă / pereți laterali: Alb / Alb

Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 85 / 55 / 60,7

Touch
Control

Door
Stop

LED

Comandă

- TouchControl în interior
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Raft lateral plastic, Tavă pentru ouă
- Rafturi de depozitare GlassLine: 4
- Sertare EasyFresh: 0
- Compartiment pentru fructe/legume: 1

Alte beneficii ale dotărilor

- Mâner tip baghetă cu mecanism de deschidere integrat
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii



Aparate independente tip masă

Frigider sub blat



← 55 →

Rc 1401

Clasa de eficiență energetică:	
Consum de energie pe an/24 ore:	91 / 0,249 kWh
Volum total ¹ :	111 l
Volum: Compartimentul frigiderului: 96,9 l / Compartimentul congelatorului: 15 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	35 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	Alb / Alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	85 / 55 / 60,7



Comandă

- TouchControl în interior
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Raft lateral plastic, Tavă pentru ouă
- Rafturi de depozitare GlassLine: 2
- Sertare EasyFresh: 0
- Compartiment pentru fructe/legume: 1

Compartimentul congelatorului

- Compartiment congelator cu 4 stele
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 10,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 2,00 kg

Alte beneficii ale dotărilor

- Mâner tip baghetă cu mecanism de deschidere integrat
- Picioare reglabile pe înălțime față



← 50 →

Rd 1201

Clasa de eficiență energetică:	
Consum de energie pe an/24 ore:	110 / 0,301 kWh
Volum total ¹ :	98 l
Volum: Compartimentul frigiderului: 85,2 l / Compartimentul congelatorului: 13 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	35 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	Alb / Alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	85 / 50 / 60,7



Comandă

- TouchControl în interior
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Raft lateral plastic, Tavă pentru ouă
- Rafturi de depozitare GlassLine: 2
- Sertare EasyFresh: 0
- Compartiment pentru fructe/legume: 1

Compartimentul congelatorului

- Compartiment congelator cu 4 stele
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 8,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 2,00 kg

Alte beneficii ale dotărilor

- Mâner încastat
- Picioare reglabile pe înălțime față



← 55 →

Re 1000

Clasa de eficiență energetică:



Consum de energie pe an/24 ore:	86 / 0,235 kWh
Volum total ¹ :	92 l
Volum:	Compartimentul frigiderului: 92 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	35 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	Alb / Alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	68 / 55 / 60,7



Comandă

- TouchControl în interior
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și

BioFresh)

- Raft lateral plastic, Tavă pentru ouă
- Rafturi de depozitare GlassLine: 2
- Sertare EasyFresh: 0
- Compartiment pentru fructe/legume: 1

Alte beneficii ale dotărilor

- Mâner încastrat
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii



← 50 →

Rd 1200

Clasa de eficiență energetică:



Consum de energie pe an/24 ore:	71 / 0,194 kWh
Volum total ¹ :	110 l
Volum:	Compartimentul frigiderului: 110,5 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	34 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	Alb / Alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	85 / 50 / 60,7



Comandă

- TouchControl în interior
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și

BioFresh)

- Raft lateral plastic, Tavă pentru ouă
- Rafturi de depozitare GlassLine: 4
- Sertare EasyFresh: 0
- Compartiment pentru fructe/legume: 1

Alte beneficii ale dotărilor

- Mâner încastrat
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii

Congelator sub blat



← 60 →

FNsddi 1624

Clasa de eficiență energetică:



Consum de energie pe an/24 ore:	148 / 0,405 kWh
Volum total ¹ :	92 l
Volum:	Compartimentul congelatorului: 93 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	37 db(A) / C
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	Oțel inox / silver
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	85 / 60 / 60,7



Comandă

- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 4, VarioSpace
- Tăviță pentru cuburi de gheață
- Iluminare LED
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 9,50 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 8,50 kg

Alte beneficii ale dotărilor

- Mâner tip baghetă cu mecanism de deschidere integrat
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii



← 60 →

FNdi 1624

Clasa de eficiență energetică:



Consum de energie pe an/24 ore:	148 / 0,405 kWh
Volum total ¹ :	92 l
Volum:	Compartimentul congelatorului: 93 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	37 db(A) / C
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	Alb / Alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	85 / 60 / 60,7



Comandă

- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 4, VarioSpace
- Tăviță pentru cuburi de gheață
- Iluminare LED
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 9,50 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 8,50 kg

Alte beneficii ale dotărilor

- Mâner tip baghetă cu mecanism de deschidere integrat
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii



← 60 →

Fci 1624

Clasa de eficiență energetică:



Consum de energie pe an/24 ore:	110 / 0,301 kWh
Volum total ¹ :	107 l
Volum:	Compartimentul congelatorului: 107 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	36 db(A) / C
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	Alb / Alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	85 / 60 / 60,7



Comandă

- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 4, VarioSpace
- Tăviță pentru cuburi de gheață
- Iluminare LED
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 15,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 7,50 kg

Alte beneficii ale dotărilor

- Mâner tip baghetă cu mecanism de deschidere integrat
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Oprit or ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii



← 55 →

Fe 1003

Clasa de eficiență energetică:



Consum de energie pe an/24 ore:	163 / 0,446 kWh
Volum total ¹ :	75 l
Volum:	Compartimentul congelatorului: 76 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	37 db(A) / C
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	Alb / Alb
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	68 / 55 / 60,7



Comandă

- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 3, VarioSpace
- Iluminare LED
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 13,50 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 4,50 kg

Alte beneficii ale dotărilor

- Mâner încastat
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Oprit or ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii



Aparatele încorporabile



Aparate încorporabile

Atemporal și elegant. Design pentru orice bucătărie.

Ascuns în spatele fronturilor bucătăriei, un aparat Liebherr ramane invizibil la prima vedere, dând prioritate design-ului bucătăriei. Însa la momentul deschiderii totul devine clar - ascunde ceva deosebit!

Designul se îmbină cu funcționalitatea.

Pur și atemporal pe o parte, elegant și exclusiv pe de altă parte. Limbajul de design se potrivește perfect oricărui interior. Interiorul include elemente elegante din sticlă și finisaj de oțel. Manopera precisă, un ochi pentru detalii și combinația armonioasă de materiale, forme și culori creează o imagine generală estetică. Acestea sunt puse subtil în valoare de conceptul de iluminare.



Conceptul LightTower luminează uniform interiorul și susține rafturile de sticlă. Flexibil, economisind spațiu, inedit.



Doar un ventilator? Deloc: noul ventilator cu iluminare ambientală asigură o distribuție aproape uniformă a temperaturii și include filtrul FreshAir cu cărbune activ. Funcționalitate la cel mai înalt nivel.



Anumite aparate complet încorporate din seria Peak au un element suplimentar spectaculos: interioare exclusiviste cu finisaj BlackSteel, ce vă vor încânta de fiecare dată când deschideți aparatul.

Confort și flexibilitate

Prospețime la puterea maximă


Sertarele ergonomice sunt ușor de utilizat. Sunt, așadar, deosebit de accesibile – pentru o vizibilitate perfectă.



Designul captivant include un panou integral cu finisaj SmartSteel pe peretele posterior și pe ușa interioară, precum și un ventilator cu iluminare ambientală discretă. Astfel, veți simți ceva special de fiecare dată când deschideți ușa.

Transformați-vă bucătăria într-un stand de piață:

Inspirate de vitrinele pentru delicatese, sertarele premiate OpenStage expun toate alimentele dintr-o privire. Întregul conținut al frigiderului este prezentat cu maximă claritate și acces ergonomic ideal. Stabilim noi standarde pentru confortul de utilizare și design. În zona inferioară, trei compartimente suplimentare BioFresh asigură climatul perfect pentru păstrarea fructelor și legumelor, precum și a cărnii, peștelui și produselor lactate.



Open
Stage



Pivnița în bucătărie

Depozitați proviziile, cum ar fi cartofi sau băuturi, în compartimentul pivniță al aparatului Liebherr. Acesta conține un coș detașabil, o tavă de depozitare și un sertar. Compartimentul pivniță se extinde ușor pe șine telescopice și se închide printr-un mecanism de închidere automată cu amortizare la închidere. Temperatura este reglabilă între +6°C și +14°C, în funcție de alimentele depozitate.



Spațiu pentru tava de gătit

Doriți să păstrați proaspete prăjiturile de casă? Sau Pizza preparată, care trebuie introdusă în cuptor mai târziu? Pur și simplu glisați tava dumneavoastră de gătit în aparatul dumneavoastră Liebherr – vă oferă mult spațiu pentru a depozita o tavă de gătit. Deosebit de practic: Puteți glisa în interior și exterior tava de gătit la deschiderea ușii de 90°.



Un depozit pentru băuturi. Două posibilități.

Raftul practic care poate fi extras pe șine telescopice din modelul IRDdi 51 este echipat cu două coșuri detașabile pentru sticle pentru un transport ușor. De asemenea, raftul poate fi încărcat cu o ladă întreagă de băuturi pentru a vă potoli setea.





**Auto
Door**

Din nou un mâner mai puțin.

Caracteristica noastră AutoDoor face perfectă bucătăria fără mâner, deoarece aparatele Liebherr se deschid și închid astfel complet automat – prin semnal de ciocănit, prin aplicația SmartDevice sau comandă vocală. Și astfel, mânerul și partea din față a aparatului rămân curate, chiar dacă mâinile dumneavoastră sunt puțin lipicioase.

Primele frigidere și congelatoare din lume care pot fi deschise și închise complet automat. Unghiul de deschidere și durata până la închidere le alegeți individual. Și, dacă este necesar, îl deschideți sau închideți la fel de simplu cu mâna sau cu smartphone-ul.




Deschidere și închidere
prin semnal de ciocănit



Deschidere și închidere
prin smartphone

(necesită aplicația SmartDevice.)



Deschidere și închidere
prin comandă vocală

(necesită aplicația SmartDevice și
Amazon Alexa sau Google Assistant.)



Deschiderea și închiderea
manuală sunt, de
asemenea, posibile



Side
by
Side



IXRFW 5180

SIFNdi 5188 △ Seria Peak | EWTdf 3553 Vinidor | IRBci 5180 △ Seria Peak

Centru de prospețime

Flexibilitate totală pentru combinarea aparatelor Liebherr. Toate modelele marcate cu Side-by-Side pot fi combinate pe verticală și/sau orizontală pentru a forma o soluție personalizată, perfectă pentru toate nevoile de depozitare.

Astfel, puteți avea totul într-un singur loc: capacitate de răcire generoasă, prospețime de foarte lungă durată cu BioFresh, vinuri la temperatura potrivită și confortul de a nu mai fi nevoie să dezghețați niciodată cu NoFrost.

Creați-vă propriul centru de prosopețe.



Pentru a evita formarea de condens între aparate, aparatele Liebherr care pot fi montate Side-by-Side dispun de un element de încălzire integrat în partea superioară și/sau pereții laterali. Astfel, diferite modele Liebherr pot fi combinate cu ușurință și rămân perfect protejate, la fel ca mobilierul de bucătărie.


Pentru cei care se bazează pe recomandările noastre, începând de la pagina 198 puteți găsi o selecție de seturi Side-by-Side predefinite, alcătuită din cele mai bune combinații de modele posibile.

Nu este necesară energie electrică suplimentară pentru încălzirea cadrului. Încălzirea face parte din circuitul de răcire (căldura reziduală).



Congelatoare cu element de încălzire în partea superioară

Partea superioară încălzită permite combinarea pe verticală a congelatoarelor cu o înălțime de nișă de 72 sau 88 cm cu un frigider sau un frigider de vin cu orice înălțime de nișă.



Exemplu de combinație

Sus:
frigider sau vitrina de vinuri
Jos:
congelator




Pereți laterali încălziți pe ambele părți

Pereții laterali încălziți facilitează amplasarea pe ambele părți ale aparatelor cu orice înălțime de nișă.

Elemente de încălzire în partea superioară și pereți laterali


Partea superioară încălzită și pereții laterali încălziți facilitează combinații de aparate în partea de sus cu aparate cu orice înălțime de nișă. Pe ambele părți sunt posibile combinații cu o înălțime de nișă de până la 178 cm.



Exemplu de combinație

Mijloc:
congelator

Stânga și/sau dreapta:
frigider și/sau vitrina de vinuri



Exemplu de combinație

Sus:
frigider de vin WKE

Jos:
congelator

Stânga și/sau dreapta:
frigider și/sau vitrina de vinuri

Pentru toți cei care nu se pot decide

Cu soluțiile noastre side-by-side, sunt posibile combinații aproape nelimitate. Pentru cei care sunt copleșiți de atâtea opțiuni și pentru a facilita planificarea, oferim seturi predefinite, practic „cele mai bune” dintre toate combinațiile side-by-side imaginabile.



IXRFW 5180, constând din:

Side
by
Side

↑
178
↓



No
Frost

Ice
Tower

SIFNdi 5188 △ Seria Peak



Wine

EWTdf 3553 Vinidor



Bio
Fresh
Professional

Hydro
Breeze

IRBci 5180 △ Seria Peak



IXRF 4555, constând din:

Side
by
Side

↑
140
↓



SIFNdi 4556 ◯ Seria Prime



IRBci 4550 ◯ Seria Prime


Concept Side-by-Side

Aici puteți găsi toate combinațiile posibile pentru Side-by-Side:

		Frigidere				Congelatoare	
		BioFresh/4	BioFresh	EasyFresh/4	EasyFresh	NoFrost	NoFrost
		IRB ..1	IRB	IR ..1	IR	SIFN	IFN
Frigidere	IRB ..1					■	
BioFresh/4							
BioFresh	IRB					■	
EasyFresh/4	IR ..1					■	
EasyFresh	IR					■	
Congelatoare	SIFN	■	■	■	■	■	■
NoFrost							
NoFrost	IFN					■	
SmartFrost	IF					■	
Combinații	ICBN					■	
BioFresh/NoFrost							
BioFresh/SmartFrost	ICB					■	
EasyFresh/NoFrost	SICN	■	■	■	■	■	■
EasyFresh/NoFrost	ICN					■	
EasyFresh/SmartFrost	IC					■	
Vitrine de vinuri cu reglarea temperaturii	EWT	□	■	□	■	■	


■ posibil □ posibil în anumite condiții: Atunci când nu există un alt aparat în partea laterală a compartimentului congelatorului!

Exemplu pentru combinația de 3 aparate Side-by-Side în nișă 178:




	Combinatii					Vitrine de vinuri cu reglarea temperaturii
SmartFrost	BioFresh/ NoFrost	BioFresh/ SmartFrost	EasyFresh/ NoFrost	EasyFresh/ NoFrost	EasyFresh/ SmartFrost	
IF	ICBN	ICB	SICN	ICN	IC	EWT
			■			□
			■			■
			■			□
			■			■
■	■	■	■	■	■	■
			■			
			■			
			■			
			■			
■	■	■	■	■	■	■
			■			
			■			
			■			
			■			■

Nu este posibil, pentru că există un al 4-lea compartiment în stânga



Posibil doar dacă nu este amplasat un aparat în partea dreaptă a celui de al 4-lea compartiment





Tipologie

Litere						Cifre			
I	R	B	d	i		5	1	7	1
1	2	3	+	4	5	1	2	3	4

1	Construcție
I	Integrat
D	Rame decorative
S	Încălzire pereți laterali (înainte de prima poziție)
2	Grup de produse
R	Frigider
C	Combinație (combină frigorifică)
F	Congelator
IXRF	Indicație pentru SBS (frigider congelator)
IXCC	Indicație pentru SBS (combină combină)
3	Tehnologie / caracteristici
B	BioFresh
N	NoFrost
D	Băuturi (coș pentru sticle)
P	Sertar culisant
RC	Pivniță (compartiment tip pivniță)
S	Ușă glisantă
+	Design interior
bs	Interior cu aspect BlackSteel
4	Clasă de eficiență energetică
a	Clasă de eficiență energetică A
b	Clasă de eficiență energetică B
c	Clasă de eficiență energetică C
d	Clasă de eficiență energetică D
e	Clasă de eficiență energetică E
f	Clasă de eficiență energetică F
5	Conectivitate
i	SmartDeviceBox inclus

1 + 2	Nișă*
35	72 cm
39	88 cm
40	102 cm
41	122 cm
45	140 cm
48	158 cm
51	178 cm
56	194 cm
88/87	204 cm
3	Serii
0-1	Pure
2-4	Plus
5-6	Prime
7-9	Peak
4	Specificații
Frigidere	
0	Fără compartiment congelator cu 4 stele
1	Cu compartiment congelator cu 4 stele
Combine frigorifice / congelatoare	
2-8	Număr de sertare de congelator
Side-by-Side (seturi IX)	
0	Fără BioFresh
5	Cu BioFresh


* Consultați descrierea aparatului pentru dimensiunile exacte.

Prezentare generală a gamei de produse

Side-by-Side/ Ușă fixă

Congelator | Vitrina de vin | Frigider

BioFresh Professional
NoFrost | Vin | HydroBreeze
IceTower | | InfinitySpring



IXRFW 5183		
SIFNdi 5188	EWTgb 3583	IRBci 5180

IXRFW 5180		
SIFNdi 5188	EWTdf 3553	IRBci 5180

IXRFWbs 5174		
SIFNbsdi 5188	EWTgb 3583	IRBbsci 5170

BioFresh
NoFrost | Vin | OpenStage
IceTower | | BioFresh


IXRFW 5173		
SIFNdi 5188	EWTgb 3583	IRBPci 5170

IXRFW 5170		
SIFNdi 5188	EWTdf 3553	IRBPci 5170

Side-by-Side/ Ușă fixă

Vitrina de vin | Frigider

BioFresh Professional
Vin | HydroBreeze



IXRWbs 5173	
EWTgb 3583	IRBbsci 5170

Congelator | Frigider

BioFresh Professional
NoFrost | HydroBreeze
IceTower | InfinitySpring

IXRF 5186	
SIFNdi 5188	IRBci 5180

NoFrost | HydroBreeze
IceTower

IXRFbs 5176	
SIFNbsdi 5188	IRBbsci 5170

NoFrost | HydroBreeze
IceTower | InfinitySpring
AutoDoor | AutoDoor

IXRFA 5175	
SIFNAd 5188	IRBac 5190

BioFresh
NoFrost | OpenStage
IceTower | BioFresh

IXRF 5175	
SIFNdi 5188	IRBPci 5170

NoFrost | BioFresh

IXRF 5155	
SIFNdi 5178	IRBci 5150

IXRF 5125	
SIFNe 5128	IRBd 5120

EasyFresh
NoFrost | EasyFresh
Coș pentru sticle

NoFrost | EasyFresh

IXRF 5120	
SIFNe 5128	IRDdi 5120

IXRF 5100	
SIFNe 5108	IRe 5100

△ Seria Peak

○ Seria Prime



◇ Seria Plus

○ Seria Pure

Side-by-Side/
Ușă fixă

Frigider
Congelator

BioFresh Professional
HydroBreeze
NoFrost



IXRF 5675




IRBbi 4170

IFNbi 3553

Side-by-Side/
Ușă fixă

Congelator | Vitrina de vin | Frigider

BioFresh Professional
NoFrost | Vin | HydroBreeze



IXRFW 4173

SIFNdi 4155

EWTgb 2383

IRBbi 4170

IXRFW 4170

SIFNdi 4155



EWTdf 2353

IRBbi 4170

Side-by-Side/
Ușă fixă

Congelator | Frigider

BioFresh
NoFrost | BioFresh



IXRF 4555



SIFNdi 4556

IRBci 4550

Side-by-Side/
Ușă fixă

Congelator | Frigider

BioFresh
NoFrost | BioFresh




IXRF 4155

SIFNdi 4155

IRBci 4150

Prezentare generală a gamei de produse

- △ Seria Peak
- Seria Prime
- ◇ Seria Plus
- Seria Pure



Combine frigorifice

Ușă glisantă antrenată

BioFresh/NoFrost	ICBNSd 5623	ICBNSd 5123
BioFresh/SmartFrost		ICBSd 5122
EasyFresh/NoFrost	ICNSd 5603	ICNSd 5103
EasyFresh/SmartFrost		ICSe 5103
		ICSd 5102

Combine frigorifice

Ușă fixă

BioFresh Professional		
NoFrost/HydroBreeze		ICBNci 5183
		ICBNbsci 5173
BioFresh		
NoFrost	ICBNci 5663	ICBNbi 5153
		ICBNci 5153
	ICBNc 5623	ICBNdi 5123
SmartFrost		ICBbi 5152
		ICBa 5123
		ICBbi 5122
EasyFresh		
NoFrost		ICNbsci 5173
		SICNdi 5153
		ICNd 5133
		ICNb 5123
		ICNc 5123
	ICNd 5603	ICNc 5103
		ICNe 5103
SmartFrost		ICc 5123
		ICd 5103

New

194

178






Congelatoare

Ușă fixă

NoFrost/IceTower/AutoDoor	SIFNAd 5188				
NoFrost/IceTower	SIFNdi 5188				
	SIFNbsdi 5188				
NoFrost	SIFNdi 5178				
		SIFNdi 4556	SIFNdi 4155	IFNci 3954	IFNbi 3553
	SIFNe 5128			IFNd 3924	
	SIFNe 5108				IFNd 3503
SmartFrost				IFd 3904	







Ușă glisantă antrenată

SmartFrost				IFsd 3904	
------------	--	--	--	-----------	--



Frigidere

Ușă fixă

						
BioFresh Professional						
HydroBreeze/Fish & Seafood	IRBdi 5170					
HydroBreeze	IRBAc 5190		IRBbsbi 4600	IRBbsbi 4200		
	IRBci 5180		IRBci 4571	IRBbi 4171		
	IRBAc 5171			IRBbsbi 4170		
	IRBbsci 5170					
	IRBbsci 5195					
BioFresh						
OpenStage	IRBPci 5170					
	IRBbi 5150	IRBdi 4851	IRBci 4550	IRBci 4150	IRBbi 4050	
	IRBbi 5151			IRBci 4151		
	IRBci 5150					
	IRBci 5151					
	IRBd 5120		IRBc 4520	IRBc 4120	IRBc 4020	
	IRBd 5121		IRBc 4521	IRBc 4121		
EasyFresh						IRci 3950
						IRbi 3951
			IRd 4550	IRc 4120	IRd 4020	IRc 3920
			IRd 4551	IRc 4121	IRd 4021	IRc 3921
	IRd 5125			IRd 4125	IRd 4025	IRd 3900
	IRd 5126			IRd 4126		IRd 3901
	IRe 5125			IRe 4125		IRe 3900
	IRe 5126			IRe 4126		IRe 3901
Coș pentru sticle	IRDdi 5120					
	IRDdi 5121					
Compartiment special/EasyFresh	IRCe 5121					
Ușă glisantă antrenată						
BioFresh	IRBSd 5150			IRBSd 4150		
	IRBSd 5151					
EasyFresh				IRSe 4100		IRSe 3900
				IRSe 4101		IRSe 3901
Panou decorativ						
EasyFresh				DRe 4125		DRe 3925
						DRe 3926



IXRFWbs 5174

IRBbsci 5170 △ Seria Peak | EWTgb 3583 Vinidor | SIFNbsdi 5188 △ Seria Peak

Combinatii Side-by-Side



Aparate încorporabile

Combinatii Side-by-Side



IXRFW 5180

SIFNdi 5188 △ Seria Peak | EWTdf 3553 Vinidor | IRBci 5180 △ Seria Peak

↑
178
↓

Side
by
Side

IXRFW 5183 constând din:

No
Frost

Ice
Tower

Smart
Device



SIFNdi 5188
△ Peak
de la pagina 175

+

Wine



EWTgb 3583
Vinidor
de la pagina 340

+

Bio
Fresh
Professional

Hydro
Breeze

Infinity
Spring

Smart
Device



IRBci 5180
△ Peak
de la pagina 104

IXRFW 5180 constând din:

No
Frost

Ice
Tower

Smart
Device



SIFNdi 5188
△ Peak
de la pagina 175

+

Wine



EWTdf 3553
Vinidor
de la pagina 341

+

Bio
Fresh
Professional

Hydro
Breeze

Infinity
Spring

Smart
Device



IRBci 5180
△ Peak
de la pagina 104



IXRFWbs 5174

IRBbsci 5170 △ Seria Peak | EWTgb 3583 Vinidor | SIFNbsdi 5188 △ Seria Peak

↑
178
↓

Side
by
Side

IXRFBws 5174 constând din:

No
Frost

Ice
Tower

Smart
Device



SIFNbsdi 5188
△ Peak
de la pagina 176

+

Wine



EWTgb 3583
Vinidor
de la pagina 340

+

Bio
Fresh
Professional

Hydro
Breeze

Smart
Device



IRBbsci 5170
△ Peak
de la pagina 106

IXRFB 5173 constând din:

No
Frost

Ice
Tower

Smart
Device



SIFNdi 5188
△ Peak
de la pagina 175

+

Wine



EWTgb 3583
Vinidor
de la pagina 340

+

Bio
Fresh

Open
Stage

Smart
Device



IRBPci 5170
△ Peak
de la pagina 101

IXRFB 5170 constând din:

No
Frost

Ice
Tower

Smart
Device



SIFNdi 5188
△ Peak
de la pagina 175

+

Wine



EWTdf 3553
Vinidor
de la pagina 341

+

Bio
Fresh

Open
Stage

Smart
Device



IRBPci 5170
△ Peak
de la pagina 101



IXRWbs 5173

IRBbsci 5170 △ Seria Peak | EWTgb 3583 Vinidor

IXRWbs 5173 constând din:

Wine



+

Bio
Fresh
Professional
Hydro
Breeze
Smart
Device



EWTgb 3583
Vinidor
de la pagina 340

IRBbsci 5170
△ Peak
de la pagina 106

IXRFbs 5176 constând din:

No
Frost
Ice
Tower
Smart
Device



+

Bio
Fresh
Professional
Hydro
Breeze
Smart
Device



SIFNbsdi 5188
△ Peak
de la pagina 176

IRBbsci 5170
△ Peak
de la pagina 106

IXRF 5175 constând din:

No
Frost
Ice
Tower
Smart
Device



+

Bio
Fresh
Open
Stage
Smart
Device



SIFNdi 5188
△ Peak
de la pagina 175

IRBPci 5170
△ Peak
de la pagina 101



ECBNe 8872

Combine frigorifice încorporabile

Prezentare generală a seriilor



○ Seria Pure



◇ Seria Plus



◻ Seria Prime



△ Seria Peak

	○ Seria Pure	◇ Seria Plus	⬡ Seria Prime	△ Seria Peak
Tehnologie de prospețime	EasyFresh	EasyFresh	EasyFresh pe șine telescopice	EasyFresh pe șine telescopice
		BioFresh pe șine telescopice	BioFresh cu SoftTelescopic	BioFresh Professional cu SoftTelescopic
				HydroBreeze
				Sertar Fish & Seafood
	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling
	Filtru FreshAir	Filtru FreshAir	Filtru FreshAir	Filtru FreshAir
	Sertare SmartFrost culisante pe rafturi din sticlă	Sertare SmartFrost culisante pe rafturi din sticlă	Sertare SmartFrost culisante pe rafturi din sticlă	
Confort și flexibilitate	Sertare NoFrost culisante pe rafturi din sticlă	Sertare NoFrost culisante pe rafturi din sticlă	Sertare NoFrost culisante pe rafturi din sticlă	NoFrost pe șine telescopice
		Placă din sticlă divizibilă	Placă din sticlă divizibilă	Placă din sticlă divizibilă
		Amortizare a închiderii SoftSystem	Amortizare a închiderii SoftSystem	Amortizare a închiderii SoftSystem
		VarioSafe *	VarioSafe *	VarioSafe *
			VarioBoxes *	VarioBoxes
			Untieră	Untieră
	Suport pentru ouă	Suport pentru ouă	Suport variabil pentru ouă	Suport variabil pentru ouă
Design	Raft pentru sticle *	Raft pentru sticle	Raft pentru sticle	Raft pentru sticle
		Tăviță pentru cuburi de gheață	Tăviță pentru cuburi de gheață cu capac	Tăviță pentru cuburi de gheață cu capac
		FlexSystem		
				Tavă de congelator
	Iluminarea plafonului compartimentului frigiderului	Iluminarea plafonului compartimentului frigiderului	LightTower	LightTower
			Iluminat BioFresh	Iluminat BioFresh
			Sistem de iluminare în compartimentul congelatorului	Sistem de iluminare în compartimentul congelatorului
Conectivitate (SmartDeviceBox)				Sistem de iluminare IceMaker
				Sistem de iluminare ventilator
	Sticlă transparentă	Sticlă transparentă	Sticlă satinată	Sticlă satinată
Apă și gheață	Afișaj tactil	Afișaj tactil	Ecran Touch & Swipe	Ecran Touch & Swipe
	Cu posibilitate de postechipare	Cu posibilitate de postechipare sau integrat (modelul „i”)	Integrat (modelul „I”)	Integrat (modelul „I”)
		IceMaker	IceMaker	IceMaker
				InfinitySpring

Dotările diferențiatoare sunt **evidențiate** în seria imediat superioară.

Caracteristici unice



BioFresh

La o temperatură de puțin peste 0 °C și cu umiditatea ideală, alimentele proaspete își păstrează aspectul apetisant și rețin vitaminele și mineralele benefice pentru o perioadă mult mai lungă decât într-un compartiment obișnuit de frigider.



EasyFresh

Sertarul EasyFresh garantează proșpețimea din piață în casa dumneavoastră. Fie că este vorba de legume sau fructe neambalate: aici se depozitează totul optim. Datorită sigiliului etanș, produsele alimentare ridică umiditatea din sertar. Astfel produsele alimentare rămân proaspete un timp mai lung.



VarioTemp

VarioTemp înseamnă că aveți o flexibilitate la depozitarea alimentelor în combina frigorifică. Puteți seta temperatura exactă în compartimentul congelator într-un interval cuprins între -2 °C și +14 °C – și să utilizați acest compartiment ca o zonă de răcire suplimentară. De exemplu, poate fi folosit pentru băuturi și gustări la petreceri – sau pe termen lung ca compartiment de pivniță pentru depozitarea cartofilor.



DuoCooling

DuoCooling utilizează două circuite de răcire complet separate pentru a preveni schimbul de aer între compartimentele din frigider și congelator. Alimentele nu se usucă și nu se transferă mirosuri. Cu alte cuvinte: aruncați mai puțin, cumpărați mai rar, dar economisiți și savurați mai mult.



PowerCooling

Doriți să vă asigurați că la frigiderul dumneavoastră este repartizată temperatura uniform? Acest lucru este asigurat de PowerCooling-System: Ventilatorul silențios și puternic repartizează aerul rece eficient în întregul spațiu frigorific.



GlassLine

Echiparea elegantă GlassLine desăvârșește impresia generală de calitate înaltă oferită de interior. Rafturile de depozitare GlassLine sunt rezistente la spargere, la zgârieturi și ușor de curățat. Raftul de sticlă divizibil, glisant, permite utilizarea flexibilă.



Ecran Touch & Swipe

Aparatul dumneavoastră Liebherr vă va asculta la o atingere: datorită ecranului Touch & Swipe, operați frigiderul dumneavoastră intuitiv și foarte simplu. Selectați simplu funcțiile precum SuperCool pe afișajul color prin atingere și glisare. La fel de ușor puteți regla și temperatura. Ce se întâmplă dacă nu utilizați activ ecranul? Apoi, va afișa temperatura reală.



Concept Side-by-Side

Conceptul Side-by-Side face posibilă amplasarea frigiderelor, congelatoarelor și vitrinelor pentru vin în funcție de nevoi. Tehnologia specială pentru controlul mediului dintre aparate cu diferențe mari de temperatură permite numeroase combinații.



Raftul adaptabil pentru depozitarea sticlelor

Așteptați oaspeți și doriți să răcoriți mai multe băuturi decât de obicei? În acest scop este disponibil dispozitivul de depozitare a sticlelor deasupra sertarului BioFresh: îndepărtați ușor placa din sticlă de deasupra sertarului BioFresh – deja puteți pune și răci în siguranță sticle de diferite mărimi.



SoftSystem

Mecanismul elegant SoftSystem este integrat în ușă și se potrivește cu culoarea interioară a acesteia; amortizează comod mișcarea pentru a asigura o închidere extrem de lină, chiar și atunci când rafturile din ușă sunt complet încărcate. Ușa se închide automat de la un unghi de deschidere de aproximativ 30°.



FlexSystem

Fructele mici și sensibile din frigider tind să scape din vedere sau să fie ușor zdrobite. De aceea, aparatul dumneavoastră Liebherr este prevăzut cu FlexSystem. Două cutii ușor poziționabile în sertarul BioFresh asigură că totul este aranjat și organizat. Și acestea protejează și cea mai mică zmeură de punctele de apăsare sau de amestecarea cu alte produse alimentare.



IceMaker

Au mai rămas cuburi de gheață? Cu IceMaker înseamnă că nu mai trebuie să cereți gheață. IceMaker înseamnă că nu trebuie să te întrebi niciodată așa ceva. Cu IceMaker cu racord fix, apa vine direct de la robinet. Funcția MaxIce vă permite să produceți până la 1,5 kg de cuburi de gheață pe zi. Separatorul pentru cuburi de gheață ajută la împărțirea sertarului cum doriți – de exemplu, cuburi de gheață în partea stângă, înghețată în partea dreaptă – sau doar pentru cuburi de gheață.



ECBNe 8872



OpenStage

Acum devine clar: Înălțimile diferite ale sertarelor vă ușurează depozitarea produselor alimentare de diferite mărimi. În sertarul inferior separatoarele practice asigură stabilitatea sticlelor dumneavoastră. În plus, datorită sertarelor transparente GlassLine, puteți vedea totul clar de jos în sus.



PowerCooling

Doriți să vă asigurați că în frigiderul dumneavoastră temperatura este repartizată uniform? Acest lucru este asigurat de sistemul PowerCooling: Ventilatorul silențios și puternic repartizează aerul rece eficient în întregul spațiu frigorific.

Combină frigorifică integrabilă



↑
203
↓

ECBNe 8872

Asamblare/design ușă: Ușă fixă / Aparat încorporat integrabil

Clasa de eficiență energetică:



Consum de energie pe an/24 ore: 339 / 0,928 kWh

Volum total ¹: 522 l

Volum: Compartimentul frigiderului: 292,2 l / Compartiment BioFresh: 70,6 l /

Compartimentul congelatorului: 160 l

Nivel zgomot / clasă zgomot: 39 db(A) / C

Clasa climatică: SN-T (+10 °C - +43 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 203,2 - 207,2 / 91,5 / min. 63,5



Comandă

- MagicEye, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului și compartimentul congelatorului
- FrostControl
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: acustic
- Siguranță pentru copii

- Producție de cuburi de gheață în 24 h: 1,40 kg
- Stoc de cuburi de gheață: 2,7 kg
- Iluminare LED
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 16,90 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 10,10 kg

Alte beneficii ale dotărilor

- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: stânga fix/dreapta fix
- Garnitură înlocuibilă a ușii
- Panou spate din oțel inoxidabil

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Rafturi GlassLine
- Rafturi de depozitare GlassLine: 4
- Integrat Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Iluminare cu LED a BioFresh
- Sertare BioFresh: 2, pe sertare telescopice, Reglabil în mod variabil de la Hydro la DrySafe: 2

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 2, pe sertare telescopice: 2
- IceMaker cu racord de apă fix de 3/4"

Combină frigorifică integrabilă



↑
203
↓

ECBNe 8870

Asamblare/design ușă:	Ușă fixă / Aparat încorporat integrabil
Clasa de eficiență energetică:	A E
Consum de energie pe an/24 ore:	339 / 0,928 kWh
Volum total ¹ :	522 l
Volum:	Compartimentul frigiderului: 292,2 l / Compartiment BioFresh: 70,6 l / Compartimentul congelatorului: 160 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	39 db(A) / C
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	203,2 - 207,2 / 91,5 / min. 63,5



Comandă

- MagicEye, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului și compartimentul congelatorului
- FrostControl
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: acustic
- Siguranță pentru copii

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Rafturi GlassLine
- Rafturi de depozitare GlassLine: 4
- Integrat Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Iluminare cu LED a BioFresh
- Sertare BioFresh: 2, pe sertare telescopice, Reglabil în mod variabil de la Hydro la DrySafe: 2

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 2, pe sertare telescopice: 2
- IceMaker cu racord de apă fix de 3/4"

Comandă

- Producție de cuburi de gheață în 24 h: 1,40 kg
- Stoc de cuburi de gheață: 2,7 kg
- Iluminare LED
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 16,90 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 10,10 kg

Alte beneficii ale dotărilor

- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritore ușă: dreapta interschimbabil, exclusiv prin serviciul de asistență pentru clienți Liebherr
- Garnitură înlocuibilă a ușii
- Panou spate din oțel inoxidabil



↑
203
↓

ECBNe 7871

Asamblare/design ușă:	Ușă fixă / Aparat încorporat integrabil
Clasa de eficiență energetică:	A E
Consum de energie pe an/24 ore:	304 / 0,832 kWh
Volum total ¹ :	402 l
Volum:	Compartimentul frigiderului: 215,3 l / Compartiment BioFresh: 62,1 l / Compartimentul congelatorului: 125 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	39 db(A) / C
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	203,2 - 207,2 / 76,2 / min. 63,5



Comandă

- MagicEye, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului și compartimentul congelatorului
- FrostControl
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: acustic
- Siguranță pentru copii

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Rafturi GlassLine
- Rafturi de depozitare GlassLine: 4, dintre care divizibile: 1
- Integrat Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Iluminare cu LED a BioFresh
- Sertare BioFresh: 2, pe sertare telescopice, Reglabil în mod variabil de la Hydro la DrySafe: 2
- LED-Lichtsäule beidseitig

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 2, pe sertare telescopice: 2
- IceMaker cu racord de apă fix de 3/4"
- Producție de cuburi de gheață în 24 h: 1,20 kg
- Stoc de cuburi de gheață: 2,7 kg
- Iluminare LED
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 14,30 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 7,60 kg

Alte beneficii ale dotărilor

- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritore ușă: stânga interschimbabil, exclusiv prin serviciul de asistență pentru clienți Liebherr
- Garnitură înlocuibilă a ușii
- Panou spate din oțel inoxidabil

Combină frigorifică integrabilă



↑
203
↓

ECBNe 7870

Asamblare/design ușă:	Ușă fixă / Aparat încorporat integrabil
Clasa de eficiență energetică:	
Consum de energie pe an/24 ore:	304 / 0,832 kWh
Volum total ¹ :	402 l
Volum:	Compartimentul frigiderului: 215,3 l / Compartiment BioFresh: 62,1 l / Compartimentul congelatorului: 125 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	39 db(A) / C
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	203,2 - 207,2 / 76,2 / min. 63,5



Comandă

- MagicEye, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului și compartimentul congelatorului
- FrostControl
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: acustic
- Siguranță pentru copii

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Rafturi GlassLine
- Rafturi de depozitare GlassLine: 4, dintre care divizibile: 1
- Integrat Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Iluminare cu LED a BioFresh
- Sertare BioFresh: 2, pe sertare telescopice, Reglabil în mod variabil de la Hydro la DrySafe: 2
- LED-Lichtsäule beidseitig

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 2, pe sertare telescopice: 2
- IceMaker cu racord de apă fix de 3/4"
- Producție de cuburi de gheață în 24 h: 1,20 kg
- Stoc de cuburi de gheață: 2,7 kg
- Iluminare LED
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 14,30 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 7,60 kg

Alte beneficii ale dotărilor

- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil, exclusiv prin serviciul de asistență pentru clienți Liebherr
- Garnitură înlocuibilă a ușii
- Panou spate din oțel inoxidabil



↑
203
↓

ECBNe 8871

Asamblare/design ușă:	Ușă fixă / Aparat încorporat integrabil
Clasa de eficiență energetică:	
Consum de energie pe an/24 ore:	339 / 0,928 kWh
Volum total ¹ :	522 l
Volum:	Compartimentul frigiderului: 292,2 l / Compartiment BioFresh: 70,6 l / Compartimentul congelatorului: 160 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	39 db(A) / C
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	203,2 - 207,2 / 91,5 / min. 63,5



Comandă

- MagicEye, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului și compartimentul congelatorului
- FrostControl
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: acustic
- Siguranță pentru copii

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Rafturi GlassLine
- Rafturi de depozitare GlassLine: 4
- Integrat Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Iluminare cu LED a BioFresh
- Sertare BioFresh: 2, pe sertare telescopice, Reglabil în mod variabil de la Hydro la DrySafe: 2

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 2, pe sertare telescopice: 2
- IceMaker cu racord de apă fix de 3/4"

- Producție de cuburi de gheață în 24 h: 1,40 kg
- Stoc de cuburi de gheață: 2,7 kg
- Iluminare LED
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 16,90 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 10,10 kg

Alte beneficii ale dotărilor

- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: stânga interschimbabil, exclusiv prin serviciul de asistență pentru clienți Liebherr
- Garnitură înlocuibilă a ușii
- Panou spate din oțel inoxidabil

Combină frigorifică integrabilă



ICNbsci 5173

Asamblare/design ușă:	Ușă fixă / Aparat încorporat integrabil
Clasa de eficiență energetică:	A G C
Consum de energie pe an/24 ore:	146 / 0,400 kWh
Volum total ¹ :	255 l
Volum:	Compartimentul frigiderului: 184,4 l / Compartimentul congelatorului: 71 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	33 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower
Ice Maker	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	LED	Fresh Air

Comandă

- Display TFT color de 2,4"
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului și compartimentul congelatorului
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- VarioBoxes extensibil, Variabil Tavă pentru ouă, Cutie pentru unt
- Rafturi de depozitare GlassLine: 5, dintre care divizibile: 1
- VarioSafe
- Sertare EasyFresh: 1 pe sertare telescopice
- Panou luminos cu LED-uri pe ambele părți

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 3, pe sertare telescopice: 2, VarioSpace

Comandă

- IceMaker cu racord de apă fix de 3/4", cu iluminare LED
- Producție de cuburi de gheață în 24 h: 1,20 kg
- Stoc de cuburi de gheață: 5,0 kg
- Iluminare LED
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 9,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 6,00 kg
- Rafturi din sticlă securizată
- Tavă de congelator

Alte beneficii ale dotărilor

- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii
- Panou spate și panou ușă cu aspect BlackSteel



ICNb 5123

Asamblare/design ușă:	Ușă fixă / Aparat încorporat integrabil
Clasa de eficiență energetică:	A G B
Consum de energie pe an/24 ore:	116 / 0,317 kWh
Volum total ¹ :	253 l
Volum:	Compartimentul frigiderului: 183,3 l / Compartimentul congelatorului: 70 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	29 db(A) / A UltraSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Ultra Silent	Touch Display
Vario Space	Smart Service ready	LED	Vario Safe				

Comandă

- Display LC monocrom, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului și compartimentul congelatorului
- SmartDeviceBox: ca accesoriu opțional
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Raft lateral plastic, Tavă pentru ouă, FlexCube
- Rafturi de depozitare GlassLine: 5, dintre care divizibile: 1
- VarioSafe
- Sertare EasyFresh: 1 cu ghidaj integrat pentru sertar
- Iluminare LED în tavan

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 3, VarioSpace

Comandă

- Tăviță pentru cuburi de gheață
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 9,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 6,00 kg
- Rafturi din sticlă securizată

Alte beneficii ale dotărilor

- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii



↑
178
↓

ICBNci 5183

Asamblare/design ușă: Ușă fixă / Aparat încorporat integrabil

Clasa de eficiență energetică:



Consum de energie pe an/24 ore: 166 / 0,454 kWh

Volum total ¹: 246 l

Volum: Compartimentul frigiderului: 104,5 l / Compartiment BioFresh: 70,7 l / Compartimentul congelatorului: 71 l

Nivel zgomot / clasă zgomot: 33 db(A) / B SuperSilent

Clasa climatică: SN-ST (+10 °C - +38 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Light Tower
Infinity Spring	Ice Maker	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Glass & Steel Interior

Comandă

- Display TFT color de 2,4"
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului, compartimentul BioFresh și compartimentul congelatorului
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Rafturi GlassLine, VarioBoxes extensibil, Variabil Tavă pentru ouă, Cutie pentru unt
- Rafturi de depozitare GlassLine: 4, dintre care divizibile: 1
- Integrat Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Iluminare cu LED a BioFresh
- Sertare BioFresh: 2, cu SoftTelescopic, Sertare Fruit & Vegetable: 1, cu HydroBreeze: 1, Sertare Meat & Dairy: 1, FlexSystem: 1
- InfinitySpring cu racord de apă fix de 3/4"
- Panou luminos cu LED-uri pe ambele

părți

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 3, pe sertare telescopice: 2, VarioSpace
- IceMaker cu racord de apă fix de 3/4", cu iluminare LED
- Producție de cuburi de gheață în 24 h: 1,20 kg
- Stoc de cuburi de gheață: 5,0 kg
- Iluminare LED
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 9,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 6,00 kg
- Rafturi din sticlă securizată
- Tavă de congelator

Alte beneficii ale dotărilor

- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii
- Panou spate și panou ușă cu aspect SmartSteel



Combină frigorifică integrabilă



ICBNbsci 5173

Asamblare/design ușă:	Ușă fixă / Aparat încorporat integrabil
Clasa de eficiență energetică:	A C
Consum de energie pe an/24 ore:	166 / 0,454 kWh
Volum total ¹ :	246 l
Volum:	Compartimentul frigiderului: 104,5 l / Compartiment BioFresh: 70,7 l / Compartimentul congelatorului: 71 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	33 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-ST (+10 °C - +38 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior
Light Tower	Ice Maker	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Soft Telescopic Rails

Comandă

- Display TFT color de 2,4"
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului, compartimentul BioFresh și compartimentul congelatorului
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- VarioBoxes extensibil, Variabil Tavă pentru ouă, Cutie pentru unt
- Rafturi de depozitare GlassLine: 4, dintre care divizibile: 1
- Integrat Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Iluminare cu LED a BioFresh
- Sertare BioFresh: 2, cu SoftTelescopic, Sertare Fruit & Vegetable: 1, cu HydroBreeze: 1, Sertare Meat & Dairy: 1, FlexSystem: 1
- Panou luminos cu LED-uri pe ambele părți

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 3, pe sertare telescopice: 2, VarioSpace
- IceMaker cu racord de apă fix de 3/4", cu iluminare LED
- Producție de cuburi de gheață în 24 h: 1,20 kg
- Stoc de cuburi de gheață: 5,0 kg
- Iluminare LED
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 9,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 6,00 kg
- Rafturi din sticlă securizată
- Tavă de congelator

Alte beneficii ale dotărilor

- Picioare reglabile pe înălțime față
- Oprit or ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii
- Panou spate și panou ușă cu aspect BlackSteel



ICBNdi 5163

Asamblare/design ușă:	Ușă fixă / Aparat încorporat integrabil
Clasa de eficiență energetică:	A D
Consum de energie pe an/24 ore:	208 / 0,569 kWh
Volum total ¹ :	246 l
Volum:	Compartimentul frigiderului: 104,1 l / Compartiment BioFresh: 71,2 l / Compartimentul congelatorului: 71 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	34 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-ST (+10 °C - +38 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Light Tower	Ice Maker
Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Glass & Steel Interior	Soft Telescopic Rails	LED

Comandă

- Display TFT color de 2,4"
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului, compartimentul BioFresh și compartimentul congelatorului
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Rafturi GlassLine, VarioBoxes extensibil, Variabil Tavă pentru ouă, Cutie pentru unt
- Rafturi de depozitare GlassLine: 4, dintre care divizibile: 1
- Integrat Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Iluminare cu LED a BioFresh
- Sertare BioFresh: 2, cu SoftTelescopic, Sertare Fruit & Vegetable: 1, Sertare Meat & Dairy: 1
- Panou luminos cu LED-uri pe ambele părți

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 3, VarioSpace
- IceMaker cu racord de apă fix de 3/4"
- Producție de cuburi de gheață în 24 h: 1,20 kg
- Stoc de cuburi de gheață: 5,0 kg
- Iluminare LED
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 9,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 6,00 kg
- Rafturi din sticlă securizată

Alte beneficii ale dotărilor

- Picioare reglabile pe înălțime față
- Oprit or ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii
- Panou spate cu aspect SmartSteel



ICBbi 5152

Asamblare/design ușă:	Ușă fixă / Aparat încorporat integrabil
Clasa de eficiență energetică:	A B
Consum de energie pe an/24 ore:	116 / 0,317 kWh
Volum total ¹ :	256 l
Volum:	Compartimentul frigiderului: 131 l / Compartiment BioFresh: 71,2 l / Compartimentul congelatorului: 54 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	29 db(A) / A UltraSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

Bio Fresh	Duo Cooling	Smart Frost	Super Cool	Super Frost	Light Tower	Soft System	Ultra Silent
Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Glass & Steel Interior	Soft Telescopic Rails	LED	Vario Safe	

Comandă

- Display TFT color de 2,4"
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului, compartimentul BioFresh și compartimentul congelatorului
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Rafturi GlassLine, VarioBoxes extensibil, Variabil Tavă pentru ouă, Cutie pentru unt
- Rafturi de depozitare GlassLine: 5, dintre care divizibile: 1
- VarioSafe
- Integrat Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Iluminare cu LED a BioFresh
- Sertare BioFresh: 2, cu SoftTelescopic, Sertare Fruit & Vegetable: 1, Sertare Meat & Dairy: 1
- Panou luminos cu LED-uri pe ambele părți

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 2, VarioSpace
- Tavă pentru cuburi de gheață cu capac
- Iluminare LED
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 9,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 4,00 kg
- Rafturi din sticlă securizată

Alte beneficii ale dotărilor

- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii
- Panou spate cu aspect SmartSteel



ICBNbi 5153

Asamblare/design ușă:	Ușă fixă / Aparat încorporat integrabil
Clasa de eficiență energetică:	A B
Consum de energie pe an/24 ore:	132 / 0,361 kWh
Volum total ¹ :	245 l
Volum:	Compartimentul frigiderului: 104,1 l / Compartiment BioFresh: 71,2 l / Compartimentul congelatorului: 70 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	29 db(A) / A UltraSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Light Tower	Soft System
Ultra Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Glass & Steel Interior	Soft Telescopic Rails	LED	

Comandă

- Display TFT color de 2,4"
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului, compartimentul BioFresh și compartimentul congelatorului
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Rafturi GlassLine, VarioBox extensibil, Variabil Tavă pentru ouă, Cutie pentru unt
- Rafturi de depozitare GlassLine: 4, dintre care divizibile: 1
- Integrat Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Iluminare cu LED a BioFresh
- Sertare BioFresh: 2, cu SoftTelescopic, Sertare Fruit & Vegetable: 1, Sertare Meat & Dairy: 1
- Panou luminos cu LED-uri pe ambele părți

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 3, VarioSpace
- Tavă pentru cuburi de gheață cu capac
- Iluminare LED
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 9,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 10,0 kg
- Rafturi din sticlă securizată

Alte beneficii ale dotărilor

- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii
- Panou spate cu aspect SmartSteel

Combină frigorifică integrabilă



↑
178
↓

SICNdi 5153

Asamblare/design ușă: Ușă fixă / Aparat încorporat integrabil

Clasa de eficiență energetică: **A D**

Consum de energie pe an/24 ore: 181 / 0,495 kWh

Volum total ¹: 254 l

Volum: Compartimentul frigiderului: 184,4 l / Compartimentul congelatorului: 70 l

Nivel zgomot / clasă zgomot: 34 db(A) / B SuperSilent

Clasa climatică: SN-T (+10 °C - +43 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Light Tower	Soft System
Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Glass & Steel Interior	LED	Vario Safe	

Comandă

- Display TFT color de 2,4"
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului și compartimentul congelatorului
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Rafturi GlassLine, VarioBoxes extensibil, Variabil Tavă pentru ouă, Cutie pentru unt
- Rafturi de depozitare GlassLine: 5, dintre care divizibile: 1
- VarioSafe
- Sertare EasyFresh: 1 pe sertare telescopice
- Panou luminos cu LED-uri pe ambele părți

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 3, VarioSpace

Alte beneficii ale dotărilor

- Tavă pentru cuburi de gheață cu capac
- Iluminare LED
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 9,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 6,00 kg
- Rafturi din sticlă securizată
- Încălzire perete lateral pe ambele părți, adecvat pentru combinarea cu alte frigider, congelatoare și/sau aparate pentru vinuri
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Oprit or ușă: stânga interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii
- Panou spate cu aspect SmartSteel



↑
178
↓

ICBa 5123

Asamblare/design ușă: Ușă fixă / Aparat încorporat integrabil

Clasa de eficiență energetică: **A A**

Consum de energie pe an/24 ore: 105 / 0,287 kWh

Volum total ¹: 255 l

Volum: Compartimentul frigiderului: 103,3 l / Compartiment BioFresh: 70,9 l / Compartimentul congelatorului: 81 l

Nivel zgomot / clasă zgomot: 32 db(A) / B SuperSilent

Clasa climatică: SN-T (+10 °C - +43 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

Bio Fresh	Duo Cooling	Smart Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Super Silent	Touch Display
Vario Space	Smart Service ready	LED					

Comandă

- Display LC monocrom, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului și compartimentul congelatorului
- SmartDeviceBox: ca accesoriu opțional
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Raft lateral plastic, Tavă pentru ouă, FlexCube
- Rafturi de depozitare GlassLine: 4, dintre care divizibile: 1
- Integrat Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Sertare BioFresh: 2, Sertare Fruit & Vegetable: 1, Sertare Meat & Dairy: 1
- Iluminare LED în tavan

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 3, VarioSpace
- Tavă pentru cuburi de gheață
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 11,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 6,00 kg
- Rafturi din sticlă securizată

Alte beneficii ale dotărilor

- Picioare reglabile pe înălțime față
- Oprit or ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii



ICBbi 5122

Asamblare/design ușă:	Ușă fixă / Aparat încorporat integrabil
Clasa de eficiență energetică:	A B
Consum de energie pe an/24 ore:	116 / 0,317 kWh
Volum total ¹ :	255 l
Volum:	Compartimentul frigiderului: 130 l / Compartiment BioFresh: 70,9 l / Compartimentul congelatorului: 54 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	29 db(A) / A UltraSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

Bio Fresh	Duo Cooling	Smart Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Ultra Silent	Touch Display
Vario Space	Smart Device	LED					

Comandă

- Display LC monocrom, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului și compartimentul congelatorului
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

- Tavă pentru cuburi de gheață

- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 9,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 4,00 kg
- Rafturi din sticlă securizată

Alte beneficii ale dotărilor

- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii

Compartiment de răcire (și

BioFresh)

- Raft lateral plastic, Tavă pentru ouă, FlexCube
- Rafturi de depozitare GlassLine: 5, dintre care divizibile: 1
- Integrat Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Sertare BioFresh: 2, Sertare Fruit & Vegetable: 1, Sertare Meat & Dairy: 1
- Iluminare LED în tavan

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 2, VarioSpace



ICBNdi 5123

Asamblare/design ușă:	Ușă fixă / Aparat încorporat integrabil
Clasa de eficiență energetică:	A D
Consum de energie pe an/24 ore:	207 / 0,567 kWh
Volum total ¹ :	244 l
Volum:	Compartimentul frigiderului: 103,3 l / Compartiment BioFresh: 70,9 l / Compartimentul congelatorului: 70 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	34 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-ST (+10 °C - +38 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Super Silent	Touch Display
Vario Space	Smart Device	LED					

Comandă

- Display LC monocrom, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului și compartimentul congelatorului
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

- Tavă pentru cuburi de gheață

- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 9,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 6,00 kg
- Rafturi din sticlă securizată

Alte beneficii ale dotărilor

- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii

Compartiment de răcire (și

BioFresh)

- Raft lateral plastic, Tavă pentru ouă, FlexCube
- Rafturi de depozitare GlassLine: 4, dintre care divizibile: 1
- Integrat Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Sertare BioFresh: 2, Sertare Fruit & Vegetable: 1, Sertare Meat & Dairy: 1
- Iluminare LED în tavan

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 3, VarioSpace

Combină frigorifică integrabilă



↑
178
↓

ICBSd 5122

Asamblare/design ușă: Pe șină glisantă / Aparat încorporat integrabil

Clasa de eficiență energetică:	A D
Consum de energie pe an/24 ore:	182 / 0,498 kWh
Volum total ¹ :	255 l
Volum:	Compartimentul frigiderului: 130 l / Compartiment BioFresh: 70,9 l / Compartimentul congelatorului: 54 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	32 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

Bio Fresh	Duo Cooling	Smart Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch Display	Vario Space
Smart Device ready	LED						

Comandă

- Display LC monocrom, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului și compartimentul congelatorului
- SmartDeviceBox: ca accesoriu opțional
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Raft lateral plastic, Tavă pentru ouă, FlexCube
- Rafturi de depozitare GlassLine: 5, dintre care divizibile: 1
- Integrat Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Sertare BioFresh: 2, Sertare Fruit & Vegetable: 1, Sertare Meat & Dairy: 1
- Iluminare LED în tavan

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 2, VarioSpace
- Tăviță pentru cuburi de gheață
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 9,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 4,00 kg
- Rafturi din sticlă securizată

Alte beneficii ale dotărilor

- Picioare reglabile pe înălțime față
- Oprit or ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii



↑
178
↓

ICNd 5133

Asamblare/design ușă: Ușă fixă / Aparat încorporat integrabil

Clasa de eficiență energetică:	A D
Consum de energie pe an/24 ore:	183 / 0,501 kWh
Volum total ¹ :	254 l
Volum:	Compartimentul frigiderului: 183,3 l / Compartimentul congelatorului: 71 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	34 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Ice Maker Water-Tube	Soft System	Super Silent
Touch Display	Vario Space	Smart Device ready	LED	Vario Safe			

Comandă

- Display LC monocrom, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului și compartimentul congelatorului
- SmartDeviceBox: ca accesoriu opțional
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Raft lateral plastic, Tavă pentru ouă, FlexCube
- Rafturi de depozitare GlassLine: 4, dintre care divizibile: 1
- VarioSafe
- Sertare EasyFresh: 1 cu ghidaj integrat pentru sertar
- Iluminare LED în tavan

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 3, VarioSpace

- IceMaker cu rezervor de apă
- Producție de cuburi de gheață în 24 h: 1,20 kg
- Stoc de cuburi de gheață: 5,0 kg
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 9,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 6,00 kg
- Rafturi din sticlă securizată

Alte beneficii ale dotărilor

- Picioare reglabile pe înălțime față
- Oprit or ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii

Combină frigorifică integrabilă



↑
178
↓

ICc 5123

Asamblare/design ușă: Ușă fixă / Aparat încorporat integrabil

Clasa de eficiență energetică: **A C**

Consum de energie pe an/24 ore: 146 / 0,400 kWh

Volum total ¹: 264 l

Volum: Compartimentul frigiderului: 183,3 l / Compartimentul congelatorului: 81 l

Nivel zgomot / clasă zgomot: 33 db(A) / B SuperSilent

Clasa climatică: SN-T (+10 °C - +43 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0



Comandă

- Display LC monocrom, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului și compartimentul congelatorului
- SmartDeviceBox: ca accesoriu opțional
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

- Tavă pentru cuburi de gheață

- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 11,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 6,00 kg
- Rafturi din sticlă securizată

Alte beneficii ale dotărilor

- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii

Compartiment de răcire (și

BioFresh)

- Raft lateral plastic, Tavă pentru ouă, FlexCube
- Rafturi de depozitare GlassLine: 5, dintre care divizibile: 1
- VarioSafe
- Sertare EasyFresh: 1 cu ghidaj integrat pentru sertar
- Iluminare LED în tavan

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 3, VarioSpace



↑
178
↓

ICNsd 5123

Asamblare/design ușă: Pe șină glisantă / Aparat încorporat integrabil

Clasa de eficiență energetică: **A D**

Consum de energie pe an/24 ore: 181 / 0,495 kWh

Volum total ¹: 253 l

Volum: Compartimentul frigiderului: 183,3 l / Compartimentul congelatorului: 70 l

Nivel zgomot / clasă zgomot: 34 db(A) / B SuperSilent

Clasa climatică: SN-T (+10 °C - +43 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0



Comandă

- Display LC monocrom, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului și compartimentul congelatorului
- SmartDeviceBox: ca accesoriu opțional
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 9,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 6,00 kg
- Rafturi din sticlă securizată

Alte beneficii ale dotărilor

- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii

Compartiment de răcire (și

BioFresh)

- Raft lateral plastic, Tavă pentru ouă, FlexCube
- Rafturi de depozitare GlassLine: 5, dintre care divizibile: 1
- VarioSafe
- Sertare EasyFresh: 1 cu ghidaj integrat pentru sertar
- Iluminare LED în tavan

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 3, VarioSpace



IRBbsci 5170 △ Seria Peak

Frigidere încorporabile



Prezentare generală a seriilor



○ Seria Pure



◇ Seria Plus



⬡ Seria Prime



△ Seria Peak

	○ Seria Pure	◇ Seria Plus	⬡ Seria Prime	△ Seria Peak
Tehnologie de prosepțime	EasyFresh pe șine telescopice *	EasyFresh pe șine telescopice *	EasyFresh	
		BioFresh pe șine telescopice	BioFresh cu SoftTelescopic	BioFresh Professional cu SoftTelescopic
				HydroBreeze
				Sertar Fish & Seafood *
Confort și flexibilitate	Filtru FreshAir	Filtru FreshAir	Filtru FreshAir	Filtru FreshAir
		Placă din sticlă divizibilă	Placă din sticlă divizibilă	Placă din sticlă divizibilă
		Amortizare a închiderii SoftSystem	Amortizare a închiderii SoftSystem	Amortizare a închiderii SoftSystem
		VarioSafe *	VarioSafe *	VarioSafe
			VarioBoxes *	VarioBoxes
			Untieră	Untieră
	Suport pentru ouă	Suport pentru ouă	Suport variabil pentru ouă	Suport variabil pentru ouă
		Raft pentru sticle	Raft pentru sticle	Raft pentru sticle
		Tăviță pentru cuburi de gheață	Tăviță pentru cuburi de gheață cu capac	Tăviță pentru cuburi de gheață cu capac
		FlexSystem		
Design				AutoDoor
				Sertare de frigider OpenStage
	Iluminare în plafon sau pe laterale în compartimentul frigiderului	Iluminare în plafon sau pe laterale în compartimentul frigiderului	LightTower	LightTower
			Iluminat BioFresh	Iluminat BioFresh
Conectivitate (SmartDeviceBox)				Sistem de iluminare ventilator
	Sticlă transparentă	Sticlă transparentă	Sticlă satinată	Sticlă satinată
	Afișaj tactil	Afișaj tactil	Ecran Touch & Swipe	Ecran Touch & Swipe
	Cu posibilitate de postechipare	Cu posibilitate de postechipare sau integrat (modelul „i”)	Integrat (modelul „I”)	Integrat (modelele „i” și AutoDoor)
Apă				InfinitySpring

Dotările diferențioare sunt **evidențiate** în seria imediat superioară.



Bio
Fresh

Caracteristici unice



BioFresh cu HydroBreeze

Doriți să refrigerați fructele și legumele ca profesioniștii? HydroBreeze vă va încânta: Ceața rece, împreună cu temperatura din sertar de 0°C, oferă produselor alimentare un plus pentru o valabilitate mai lungă. Și asigură un efect vizual Wow. HydroBreeze se activează la fiecare 90 minute pentru 4 secunde și pentru 8 secunde la deschiderea ușii.



BioFresh

BioFresh garantează temperatura perfectă pentru o proapetăime îndelungată. La o temperatură puțin peste 0°C și umiditate ideală, alimentele proaspete își păstrează aspectul apetisant și rețin vitaminele și mineralele sănătoase pentru o perioadă mai lungă, față de un compartiment normal.



EasyFresh

Sertarul EasyFresh garantează proapetăimea pieței în casa dumneavoastră. Fie că este vorba de alimente neambalate, legume sau fructe: aici totul se depozitează optim. Datorită compartimentului etanș, produsele alimentare cresc umiditatea din sertar. Astfel alimentele rămân proaspete un timp mai îndelungat.



LED

Pentru o vedere de ansamblu rapidă în frigider: datorită iluminării laterale LED pe ambele părți puteți vedea în permanență produsele alimentare. LED-urile sunt poziționate, astfel încât frigiderul dumneavoastră mare să fie iluminat și cu produse alimentare în interior. Deoarece LED-urile sunt integrate coplanar în pereții laterali, se păstrează complet suprafața utilă valoroasă.



VarioSafe

Fie că este vorba de pahare de iaurt, borcane de gem sau tuburi – vă doriți un spațiu clar pentru astfel de produse alimentare de dimensiuni mici? În aparatul dumneavoastră Liebherr este prezent: VarioSafe. Nu creează doar ordine, ci este și foarte variabil. Amplasați VarioSafe reglabil pe înălțime în două trepte din frigider simplu acolo unde se potrivește cel mai bine pentru dumneavoastră.



SoftTelescopic

Bucurați-vă de faptul că puteți deschide sertarul BioFresh: nu numai din cauza produselor alimentare proaspete – ci și datorită faptului că deschiderea este ușoară și închiderea este automată și amortizată. Acest lucru este asigurat de șinele telescopice, pe care se află sertarele. Iar deoarece acestea se extind complet, aveți cea mai bună privire de ansamblu asupra conținutului.

Frigider integrabil



↑
88
↓

IRbi 3951

Asamblare/design ușă:	Ușă fixă / Aparat încorporat integrabil
Clasa de eficiență energetică:	B
Consum de energie pe an/24 ore:	75 / 0,205 kWh
Volum total ¹ :	117 l
Volum: Compartimentul frigiderului: 101,6 l / Compartimentul congelatorului:	16 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	31 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0



Comandă

- Display TFT color de 2,4"
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Rafturi GlassLine, VarioBoxes extensibil, Variabil Tavă pentru ouă, Cutie pentru unt
- Rafturi de depozitare GlassLine: 3, dintre care divizibile: 1
- Sertare EasyFresh: 1
- LED-Licht einseitig

Compartimentul congelatorului

- Compartiment congelator cu 4 stele
- Tăviță pentru cuburi de gheață cu capac

- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 9,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 2,00 kg

Alte beneficii ale dotărilor

- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii



↑
122
↓

IRc 4121

Asamblare/design ușă:	Ușă fixă / Aparat încorporat integrabil
Clasa de eficiență energetică:	C
Consum de energie pe an/24 ore:	95 / 0,260 kWh
Volum total ¹ :	182 l
Volum: Compartimentul frigiderului: 166,5 l / Compartimentul congelatorului:	16 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	32 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	121,6 - 123,6 / 56 - 57 / min. 55,0



Comandă

- Display LC monocrom, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului
- SmartDeviceBox: ca accesoriu opțional
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Raft lateral plastic, Tavă pentru ouă, FlexCube
- Rafturi de depozitare GlassLine: 4, dintre care divizibile: 1
- VarioSafe
- Sertare EasyFresh: 1 cu ghidaj integrat pentru sertar
- Iluminare LED pe ambele

Compartimentul congelatorului

- Compartiment congelator cu 4 stele
- Tăviță pentru cuburi de gheață

- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 9,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 2,00 kg

Alte beneficii ale dotărilor

- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii



↑
122
↓

IRc 4120

Asamblare/design ușă:	Ușă fixă / Aparat încorporat integrabil
Clasa de eficiență energetică:	
Consum de energie pe an/24 ore:	65 / 0,178 kWh
Volum total ¹ :	201 l
Volum:	Compartimentul frigiderului: 201,7 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	27 db(A) / A UltraSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	121,6 - 123,6 / 56 - 57 / min. 55,0



Comandă

- Display LC monocrom, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii
- SmartDeviceBox: ca accesoriu opțional
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și

BioFresh)

- Raft lateral plastic, Tavă pentru ouă, FlexCube
- Rafturi de depozitare GlassLine: 6, dintre care divizibile: 1
- VarioSafe
- Sertare EasyFresh: 1 cu ghidaj integrat pentru sertar
- Iluminare LED în tavan

Alte beneficii ale dotărilor

- Picioare reglabile pe înălțime față
- Oprit or ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii



↑
102
↓

IRd 4021

Asamblare/design ușă:	Ușă fixă / Aparat încorporat integrabil
Clasa de eficiență energetică:	
Consum de energie pe an/24 ore:	118 / 0,323 kWh
Volum total ¹ :	146 l
Volum:	Compartimentul frigiderului: 130,9 l / Compartimentul congelatorului: 16 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	33 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	102,4 - 104 / 56 - 57 / min. 55,0



Comandă

- Display LC monocrom, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului
- SmartDeviceBox: ca accesoriu opțional
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 9,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 2,00 kg

Alte beneficii ale dotărilor

- Picioare reglabile pe înălțime față
- Oprit or ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii

Compartiment de răcire (și

BioFresh)

- Raft lateral plastic, Tavă pentru ouă, FlexCube
- Rafturi de depozitare GlassLine: 3, dintre care divizibile: 1
- VarioSafe
- Sertare EasyFresh: 1
- LED-Licht einseitig

Compartimentul congelatorului

- Compartiment congelator cu 4 stele
- Tavă pentru cuburi de gheață

Frigrider integrabil



↑
88
↓

IRc 3921

Asamblare/design ușă:	Ușă fixă / Aparat încorporat integrabil
Clasa de eficiență energetică:	
Consum de energie pe an/24 ore:	94 / 0,257 kWh
Volum total ¹ :	117 l
Volum: Compartimentul frigiderului: 101,6 l / Compartimentul congelatorului:	16 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	32 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0



Comandă

- Display LC monocrom, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului
- SmartDeviceBox: ca accesoriu opțional
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Raft lateral plastic, Tavă pentru ouă, FlexCube
- Rafturi de depozitare GlassLine: 3, dintre care divizibile: 1
- Sertare EasyFresh: 1
- LED-Licht einseitig

Compartimentul congelatorului

- Compartiment congelator cu 4 stele
- Tăviță pentru cuburi de gheață

- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 9,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 2,00 kg

Alte beneficii ale dotărilor

- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii



↑
88
↓

IRc 3920

Asamblare/design ușă:	Ușă fixă / Aparat încorporat integrabil
Clasa de eficiență energetică:	
Consum de energie pe an/24 ore:	60 / 0,164 kWh
Volum total ¹ :	136 l
Volum: Compartimentul frigiderului:	136,8 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	27 db(A) / A UltraSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0



Comandă

- Display LC monocrom, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii
- SmartDeviceBox: ca accesoriu opțional
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Raft lateral plastic, Tavă pentru ouă, FlexCube
- Rafturi de depozitare GlassLine: 4, dintre care divizibile: 1
- VarioSafe
- Sertare EasyFresh: 1
- Iluminare LED în tavan

Alte beneficii ale dotărilor

- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii



88

IRd 3900

Asamblare/design ușă:	Ușă fixă / Aparat încorporat integrabil
Clasa de eficiență energetică:	A D
Consum de energie pe an/24 ore:	75 / 0,205 kWh
Volum total ¹ :	136 l
Volum:	Compartimentul frigiderului: 136,8 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	28 db(A) / A UltraSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0



Comandă

- Display LC monocrom, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii
- SmartDeviceBox: ca accesoriu opțional
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Raft lateral plastic, Tavă pentru ouă
- Rafturi de depozitare GlassLine: 5
- Sertare EasyFresh: 1
- Iluminare LED în tavan

Alte beneficii ale dotărilor

- Picioare reglabile pe înălțime față
- Oprit or ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii



88

IRe 3900

Asamblare/design ușă:	Ușă fixă / Aparat încorporat integrabil
Clasa de eficiență energetică:	A E
Consum de energie pe an/24 ore:	93 / 0,254 kWh
Volum total ¹ :	136 l
Volum:	Compartimentul frigiderului: 136,8 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	35 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0



Comandă

- Display LC monocrom, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii
- SmartDeviceBox: ca accesoriu opțional
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Raft lateral plastic, Tavă pentru ouă
- Rafturi de depozitare GlassLine: 4
- Sertare EasyFresh: 1
- Iluminare LED în tavan

Alte beneficii ale dotărilor

- Picioare reglabile pe înălțime față
- Oprit or ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii

Frigider integrabil



88

IRci 3950

Asamblare/design ușă:	Ușă fixă / Aparat încorporat integrabil
Clasa de eficiență energetică:	A C
Consum de energie pe an/24 ore:	60 / 0,164 kWh
Volum total ¹ :	136 l
Volum:	Compartimentul frigiderului: 136,8 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	27 db(A) / A UltraSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0



Comandă

- Display TFT color de 2,4"
- Afișaj digital al temperaturii
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic
- Siguranță pentru copii

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Rafturi GlassLine, VarioBoxes extensibil, Variabil Tavă pentru ouă, Cutie pentru unt
- Rafturi de depozitare GlassLine: 4, dintre care divizibile: 1
- VarioSafe
- Sertare EasyFresh: 1
- Iluminare LED în tavan

Alte beneficii ale dotărilor

- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii



102

IRd 4020

Asamblare/design ușă:	Ușă fixă / Aparat încorporat integrabil
Clasa de eficiență energetică:	A D
Consum de energie pe an/24 ore:	77 / 0,21 kWh
Volum total ¹ :	166 l
Volum:	Compartimentul frigiderului: 166,1 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	32 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	102,4 - 104 / 56 - 57 / min. 55,0



Comandă

- Display LC monocrom, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii
- SmartDeviceBox: ca accesoriu opțional
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Raft lateral plastic, Tavă pentru ouă, FlexCube
- Rafturi de depozitare GlassLine: 4, dintre care divizibile: 1
- VarioSafe
- Sertare EasyFresh: 1
- Iluminare LED în tavan

Alte beneficii ale dotărilor

- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii



122

IRSe 4100

Asamblare/design ușă: Pe șină glisantă / Aparat încorporat integrabil

Clasa de eficiență energetică:	A E
Consum de energie pe an/24 ore:	101 / 0,276 kWh
Volum total ¹ :	201 l
Volum:	Compartimentul frigiderului: 201,7 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	35 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	121,6 - 123,6 / 56 - 57 / min. 55,0



Comandă

- Display LC monocrom, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii
- SmartDeviceBox: ca accesoriu opțional
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Raft lateral plastic, Tavă pentru ouă
- Rafturi de depozitare GlassLine: 5
- Sertare EasyFresh: 1 cu ghidaj integrat pentru sertar
- Iluminare LED în tavan

Alte beneficii ale dotărilor

- Picioare reglabile pe înălțime față
- Oprit or ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii



88

IRd 3901

Asamblare/design ușă: Ușă fixă / Aparat încorporat integrabil

Clasa de eficiență energetică:	A D
Consum de energie pe an/24 ore:	118 / 0,323 kWh
Volum total ¹ :	117 l
Volum:	Compartimentul frigiderului: 101,6 l / Compartimentul congelatorului: 16 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	35 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-ST (+10 °C - +38 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0



Comandă

- Display LC monocrom, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului
- SmartDeviceBox: ca accesoriu opțional
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Alte beneficii ale dotărilor

- Picioare reglabile pe înălțime față
- Oprit or ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Raft lateral plastic, Tavă pentru ouă
- Rafturi de depozitare GlassLine: 3
- Sertare EasyFresh: 1
- LED-Licht einseitig

Compartimentul congelatorului

- Compartiment congelator cu 4 stele
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 9,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 2,00 kg

Frigider integrabil



88

IRe 3901

Asamblare/design ușă:	Ușă fixă / Aparat încorporat integrabil
Clasa de eficiență energetică:	A E
Consum de energie pe an/24 ore:	147 / 0,402 kWh
Volum total ¹ :	117 l
Volum: Compartimentul frigiderului: 101,6 l / Compartimentul congelatorului:	16 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	35 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-ST (+10 °C - +38 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0



Comandă

- Display LC monocrom, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului
- SmartDeviceBox: ca accesoriu opțional
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Raft lateral plastic, Tavă pentru ouă
- Rafturi de depozitare GlassLine: 3
- Sertare EasyFresh: 1
- LED-Licht einseitig

Compartimentul congelatorului

- Compartiment congelator cu 4 stele
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 9,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 2,00 kg

Alte beneficii ale dotărilor

- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii



178

ICBNbsci 5173

Asamblare/design ușă:	Ușă fixă / Aparat încorporat integrabil
Clasa de eficiență energetică:	A C
Consum de energie pe an/24 ore:	131 / 0,358 kWh
Volum total ¹ :	276 l
Volum: Compartimentul frigiderului: 151,6 l / Compartiment BioFresh: 97,9 l / Compartimentul congelatorului:	27 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	33 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0



Comandă

- Display TFT color de 2,4"
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului și compartimentul BioFresh
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- VarioBoxes extensibil, Variabil Tavă pentru ouă, Cutie pentru unt
- Rafturi de depozitare GlassLine: 5, dintre care divizibile: 1
- VarioSafe
- Integrat Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Iluminare cu LED a BioFresh
- Sertare BioFresh: 3, cu SoftTelescopic, Sertare Fruit & Vegetable: 2, cu HydroBreeze: 1, Sertare Meat & Dairy: 1, FlexSystem: 1
- Panou luminos cu LED-uri pe ambele părți

Compartimentul congelatorului

- Compartiment congelator cu 4 stele
- Tavă pentru cuburi de gheață cu capac
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 14,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 2,00 kg

Alte beneficii ale dotărilor

- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii
- Panou spate și panou ușă cu aspect BlackSteel




140

IRBci 4550

Asamblare/design ușă: Ușă fixă / Aparat încorporat integrabil

Clasa de eficiență energetică:	A
Consum de energie pe an/24 ore:	92 / 0,252 kWh
Volum total ¹ :	224 l
Volum: Compartimentul frigiderului: 157,6 l / Compartiment BioFresh: 67,0 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	32 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55,0



Comandă

- Display TFT color de 2,4"
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului și compartimentul BioFresh
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Alte beneficii ale dotărilor

- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii
- Panou spate cu aspect SmartSteel

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Rafturi GlassLine, VarioBoxes extensibil, Variabil Tavă pentru ouă, Cutie pentru unt
- Rafturi de depozitare GlassLine: 5, dintre care divizibile: 1
- VarioSafe
- Integrat Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Iluminare cu LED a BioFresh
- Sertare BioFresh: 2, cu SoftTelescopic, Sertare Fruit & Vegetable: 1, Sertare Meat & Dairy: 1
- Panou luminos cu LED-uri pe ambele părți



178

IRBd 5121

Asamblare/design ușă: Ușă fixă / Aparat încorporat integrabil

Clasa de eficiență energetică:	A
Consum de energie pe an/24 ore:	164 / 0,449 kWh
Volum total ¹ :	275 l
Volum: Compartimentul frigiderului: 150,2 l / Compartiment BioFresh: 98,2 l / Compartimentul congelatorului: 27 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	34 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0



Comandă

- Display LC monocrom, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului
- SmartDeviceBox: ca accesoriu opțional
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

- Tăviță pentru cuburi de gheață
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 14,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 2,00 kg

Alte beneficii ale dotărilor

- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Raft lateral plastic, Tavă pentru ouă, FlexCube
- Rafturi de depozitare GlassLine: 5, dintre care divizibile: 1
- Integrat Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Sertare BioFresh: 3, Sertare Fruit & Vegetable: 2, Sertare Meat & Dairy: 1
- Iluminare LED pe ambele

Compartimentul congelatorului

- Compartiment congelator cu 4 stele

Frigrider integrabil



↑
122
↓

IRSe 4101

Asamblare/design ușă: Pe șină glisantă / Aparat încorporat integrabil

Clasa de eficiență energetică:	
Consum de energie pe an/24 ore:	149 / 0,408 kWh
Volum total ¹ :	182 l
Volum: Compartimentul frigiderului: 166,5 l / Compartimentul congelatorului:	16 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	35 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-ST (+10 °C - +38 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	121,6 - 123,6 / 56 - 57 / min. 55,0



Comandă

- Display LC monocrom, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului
- SmartDeviceBox: ca accesoriu opțional
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Alte beneficii ale dotărilor

- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Raft lateral plastic, Tavă pentru ouă
- Rafturi de depozitare GlassLine: 4
- Sertare EasyFresh: 1 cu ghidaj integrat pentru sertar
- Iluminare LED pe ambele

Compartimentul congelatorului

- Compartiment congelator cu 4 stele
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 9,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 2,00 kg



↑
88
↓

IRSe 3901

Asamblare/design ușă: Pe șină glisantă / Aparat încorporat integrabil

Clasa de eficiență energetică:	
Consum de energie pe an/24 ore:	147 / 0,402 kWh
Volum total ¹ :	117 l
Volum: Compartimentul frigiderului: 101,6 l / Compartimentul congelatorului:	16 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	35 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-ST (+10 °C - +38 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0



Comandă

- Display LC monocrom, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului
- SmartDeviceBox: ca accesoriu opțional
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Alte beneficii ale dotărilor

- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Raft lateral plastic, Tavă pentru ouă
- Rafturi de depozitare GlassLine: 3
- Sertare EasyFresh: 1
- LED-Licht einseitig

Compartimentul congelatorului

- Compartiment congelator cu 4 stele
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 9,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 2,00 kg



88

IRSe 3900

Asamblare/design ușă: Pe șină glisantă / Aparat încorporat integrabil

Clasa de eficiență energetică:	A E
Consum de energie pe an/24 ore:	93 / 0,254 kWh
Volum total ¹ :	136 l
Volum:	Compartimentul frigiderului: 136,8 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	35 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0



Comandă

- Display LC monocrom, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii
- SmartDeviceBox: ca accesoriu opțional
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Raft lateral plastic, Tavă pentru ouă
- Rafturi de depozitare GlassLine: 4
- Sertare EasyFresh: 1
- Iluminare LED în tavan

Alte beneficii ale dotărilor

- Picioare reglabile pe înălțime față
- Oprit or ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii



178

IRBbi 5151

Asamblare/design ușă: Ușă fixă / Aparat încorporat integrabil

Clasa de eficiență energetică:	A B
Consum de energie pe an/24 ore:	104 / 0,284 kWh
Volum total ¹ :	276 l
Volum:	Compartimentul frigiderului: 151,3 l / Compartiment BioFresh: 98,4 l / Compartimentul congelatorului: 27 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	32 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0



Comandă

- Display TFT color de 2,4"
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului și compartimentul BioFresh
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Rafturi GlassLine, VarioBoxes extensibil, Variabil Tavă pentru ouă, Cutie pentru unt
- Rafturi de depozitare GlassLine: 5, dintre care divizibile: 1
- VarioSafe
- Integrat Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Iluminare cu LED a BioFresh
- Sertare BioFresh: 3, cu SoftTelescopic, Sertare Fruit & Vegetable: 2, Sertare Meat & Dairy: 1
- Panou luminos cu LED-uri pe ambele părți

Compartimentul congelatorului

- Compartiment congelator cu 4 stele
- Tavă pentru cuburi de gheață cu capac
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 14,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 2,00 kg

Alte beneficii ale dotărilor

- Picioare reglabile pe înălțime față
- Oprit or ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii
- Panou spate cu aspect SmartSteel


Frigider integrabil



↑
122
↓

IRBbsbi 4170

Asamblare/design ușă:	Ușă fixă / Aparat încorporat integrabil
Clasa de eficiență energetică:	A B
Consum de energie pe an/24 ore:	72 / 0,197 kWh
Volum total ¹ :	191 l
Volum:	Compartimentul frigiderului: 124,4 l / Compartiment BioFresh: 66,6 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	29 db(A) / A UltraSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	121,6 - 123,6 / 56 - 57 / min. 55,0



Comandă

- Display TFT color de 2,4"
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului și compartimentul BioFresh
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- VarioBoxes extensibil, Variabil Tavă pentru ouă, Cutie pentru unt
- Rafturi de depozitare GlassLine: 4, dintre care divizibile: 1
- VarioSafe
- Integrat Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Iluminare cu LED a BioFresh
- Sertare BioFresh: 2, cu SoftTelescopic, Sertare Fruit & Vegetable: 1, cu HydroBreeze: 1, Sertare Meat & Dairy: 1, FlexSystem: 1
- Panou luminos cu LED-uri pe ambele părți

Alte beneficii ale dotărilor

- Picioare reglabile pe înălțime față
- Oprit or ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii
- Panou spate și panou ușă cu aspect BlackSteel



↑
178
↓

IRBd 5120

Asamblare/design ușă:	Ușă fixă / Aparat încorporat integrabil
Clasa de eficiență energetică:	A G D
Consum de energie pe an/24 ore:	125 / 0,342 kWh
Volum total ¹ :	294 l
Volum:	Compartimentul frigiderului: 195,8 l / Compartiment BioFresh: 98,2 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	33 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0



Comandă

- Display LC monocrom, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului
- SmartDeviceBox: ca accesoriu opțional
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

- Oprit or ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Raft lateral plastic, Tavă pentru ouă, FlexCube
- Rafturi de depozitare GlassLine: 7, dintre care divizibile: 1
- Integrat Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Sertare BioFresh: 3, Sertare Fruit & Vegetable: 2, Sertare Meat & Dairy: 1
- Iluminare LED în tavan

Alte beneficii ale dotărilor


- Picioare reglabile pe înălțime față



122

IRBci 4150

Asamblare/design ușă:	Ușă fixă / Aparat încorporat integrabil
Clasa de eficiență energetică:	
Consum de energie pe an/24 ore:	91 / 0,249 kWh
Volum total ¹ :	191 l
Volum:	Compartimentul frigiderului: 124,1 l / Compartiment BioFresh: 67,0 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	33 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	121,6 - 123,6 / 56 - 57 / min. 55,0



Comandă

- Display TFT color de 2,4"
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului și compartimentul BioFresh
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Alte beneficii ale dotărilor

- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii
- Panou spate cu aspect SmartSteel

Compartiment de răcire (și BioFresh)


- Rafturi GlassLine, VarioBoxes extensibil, Variabil Tavă pentru ouă, Cutie pentru unt
- Rafturi de depozitare GlassLine: 4, dintre care divizibile: 1
- VarioSafe
- Integrat Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Iluminare cu LED a BioFresh
- Sertare BioFresh: 2, cu SoftTelescopic, Sertare Fruit & Vegetable: 1, Sertare Meat & Dairy: 1
- Panou luminos cu LED-uri pe ambele părți



122

IRBci 4151

Asamblare/design ușă:	Ușă fixă / Aparat încorporat integrabil
Clasa de eficiență energetică:	
Consum de energie pe an/24 ore:	118 / 0,323 kWh
Volum total ¹ :	174 l
Volum:	Compartimentul frigiderului: 91,5 l / Compartiment BioFresh: 67,0 l / Compartimentul congelatorului: 16 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	32 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	121,6 - 123,6 / 56 - 57 / min. 55,0



Comandă

- Display TFT color de 2,4"
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului și compartimentul BioFresh
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartimentul congelatorului

- Compartiment congelator cu 4 stele
- Tavă pentru cuburi de gheață cu capac
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 9,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 2,00 kg

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Rafturi GlassLine, VarioBoxes extensibil, Variabil Tavă pentru ouă, Cutie pentru unt
- Rafturi de depozitare GlassLine: 3, dintre care divizibile: 1
- Integrat Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Iluminare cu LED a BioFresh
- Sertare BioFresh: 2, cu SoftTelescopic, Sertare Fruit & Vegetable: 1, Sertare Meat & Dairy: 1
- Panou luminos cu LED-uri pe ambele părți

Alte beneficii ale dotărilor

- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii
- Panou spate cu aspect SmartSteel

Frigider integrabil



↑
102
↓

IRBbi 4050

Asamblare/design ușă:	Ușă fixă / Aparat încorporat integrabil
Clasa de eficiență energetică:	B
Consum de energie pe an/24 ore:	74 / 0,202 kWh
Volum total ¹ :	157 l
Volum:	Compartimentul frigiderului: 88,6 l / Compartiment BioFresh: 69,0 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	33 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	102,4 - 104 / 56 - 57 / min. 55,0



Comandă

- Display TFT color de 2,4"
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului și compartimentul BioFresh
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Rafturi GlassLine, Variabil Tavă pentru ouă, Cutie pentru unt
- Rafturi de depozitare GlassLine: 4, dintre care divizibile: 1
- Integrat Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Iluminare cu LED a BioFresh
- Sertare BioFresh: 2, cu SoftTelescopic, Sertare Fruit & Vegetable: 1, Sertare Meat & Dairy: 1
- Panou luminos cu LED-uri pe ambele părți

Alte beneficii ale dotărilor

- Picioare reglabile pe înălțime față
- Oprit ușa: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii
- Panou spate cu aspect SmartSteel



↑
140
↓

IRBc 4520

Asamblare/design ușă:	Ușă fixă / Aparat încorporat integrabil
Clasa de eficiență energetică:	C
Consum de energie pe an/24 ore:	91 / 0,249 kWh
Volum total ¹ :	223 l
Volum:	Compartimentul frigiderului: 156,2 l / Compartiment BioFresh: 66,8 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	32 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55,0



Comandă

- Display LC monocrom, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului
- SmartDeviceBox: ca accesoriu opțional
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

- Oprit ușa: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Raft lateral plastic, Tavă pentru ouă, FlexCube
- Rafturi de depozitare GlassLine: 6, dintre care divizibile: 1
- Integrat Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Sertare BioFresh: 2, Sertare Fruit & Vegetable: 1, Sertare Meat & Dairy: 1
- Iluminare LED în tavan

Alte beneficii ale dotărilor

- Picioare reglabile pe înălțime față



140

IRBc 4521

Asamblare/design ușă:	Ușă fixă / Aparat încorporat integrabil
Clasa de eficiență energetică:	
Consum de energie pe an/24 ore:	116 / 0,317 kWh
Volum total ¹ :	206 l
Volum:	Compartimentul frigiderului: 124,1 l / Compartiment BioFresh: 66,8 l / Compartimentul congelatorului: 16 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	33 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55,0



Comandă

- Display LC monocrom, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului
- SmartDeviceBox: ca accesoriu opțional
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Alte beneficii ale dotărilor

- Tavă pentru cuburi de gheață
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 9,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 2,00 kg
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii

Compartiment de răcire (și

BioFresh)

- Raft lateral plastic, Tavă pentru ouă, FlexCube
- Rafturi de depozitare GlassLine: 5, dintre care divizibile: 1
- Integrat Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Sertare BioFresh: 2, Sertare Fruit & Vegetable: 1, Sertare Meat & Dairy: 1
- Iluminare LED pe ambele

Compartimentul congelatorului

- Compartiment congelator cu 4 stele



122

IRBc 4120

Asamblare/design ușă:	Ușă fixă / Aparat încorporat integrabil
Clasa de eficiență energetică:	
Consum de energie pe an/24 ore:	91 / 0,249 kWh
Volum total ¹ :	189 l
Volum:	Compartimentul frigiderului: 123 l / Compartiment BioFresh: 66,8 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	33 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	121,6 - 123,6 / 56 - 57 / min. 55,0



Comandă

- Display LC monocrom, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului
- SmartDeviceBox: ca accesoriu opțional
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Alte beneficii ale dotărilor

- Opritor ușă: dreapta interschimbabil

- Garnitură înlocuibilă a ușii

Compartiment de răcire (și

BioFresh)

- Raft lateral plastic, Tavă pentru ouă, FlexCube
- Rafturi de depozitare GlassLine: 5, dintre care divizibile: 1
- Integrat Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Sertare BioFresh: 2, Sertare Fruit & Vegetable: 1, Sertare Meat & Dairy: 1
- Iluminare LED în tavan

Alte beneficii ale dotărilor

- Picioare reglabile pe înălțime față

Frigider integrabil



↑
102
↓

IRBc 4020

Asamblare/design ușă:	Ușă fixă / Aparat încorporat integrabil
Clasa de eficiență energetică:	
Consum de energie pe an/24 ore:	92 / 0,252 kWh
Volum total ¹ :	156 l
Volum:	Compartimentul frigiderului: 88 l / Compartiment BioFresh: 68,7 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	33 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	102,4 - 104 / 56 - 57 / min. 55,0



Comandă

- Display LC monocrom, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului
- SmartDeviceBox: ca accesoriu opțional
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Raft lateral plastic, Tavă pentru ouă, FlexCube
- Rafturi de depozitare GlassLine: 4, dintre care divizibile: 1
- Integrat Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Sertare BioFresh: 2, Sertare Fruit & Vegetable: 1, Sertare Meat & Dairy: 1
- Iluminare LED în tavan

Alte beneficii ale dotărilor

- Picioare reglabile pe înălțime față


- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii



↑
178
↓

IRBAc 5171

Asamblare/design ușă:	Ușă fixă / Aparat încorporat integrabil
Clasa de eficiență energetică:	
Consum de energie pe an/24 ore:	131 / 0,358 kWh
Volum total ¹ :	276 l
Volum:	Compartimentul frigiderului: 151,6 l / Compartiment BioFresh: 97,9 l / Compartimentul congelatorului: 27 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	33 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	177,7 - 179,3 / 56 - 57 / min. 55,0



Comandă

- Display TFT color de 2,4"
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului și compartimentul BioFresh
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Rafturi GlassLine, VarioBoxes extensibil, Variabil Tavă pentru ouă, Cutie pentru unt
- Rafturi de depozitare GlassLine: 5, dintre care divizibile: 1
- VarioSafe
- Integrat Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Iluminare cu LED a BioFresh
- Sertare BioFresh: 3, cu SoftTelescopic, Sertare Fruit & Vegetable: 2, cu HydroBreeze: 1, Sertare Meat & Dairy: 1, FlexSystem: 1
- Panou luminos cu LED-uri pe ambele părți

Compartimentul congelatorului

- Compartiment congelator cu 4 stele
- Tăviță pentru cuburi de gheață cu capac
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 14,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 2,00 kg

Alte beneficii ale dotărilor

- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil, exclusiv prin serviciul de asistență pentru clienți Liebherr
- Garnitură înlocuibilă a ușii
- Panou spate și panou ușă cu aspect SmartSteel



↑
178
↓

IRBac 5190

Asamblare/design ușă: Ușă fixă / Aparat încorporat integrabil

Clasa de eficiență energetică:



Consum de energie pe an/24 ore: 100 / 0,273 kWh

Volum total ¹: 296 l

Volum: Compartimentul frigiderului: 198,1 l / Compartiment BioFresh: 97,9 l

Nivel zgomot / clasă zgomot: 32 db(A) / B SuperSilent

Clasa climatică: SN-T (+10 °C - +43 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 177,7 - 179,3 / 56 - 57 / min. 55,0

Bio
Fresh
Professional

Hydro
Breeze

Super
Cool

Light
Tower

Infinity
Spring

Auto
Door

Soft
System

Super
Silent

Touch &
Swipe
Display

Smart
Device

Glass &
Steel
Interior

Soft
Telescopic
Rails

Fresh
Air

LED

Vario
Safe

Comandă

- Display TFT color de 2,4"
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului și compartimentul BioFresh
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

- InfinitySpring cu racord de apă fix de 3/4"
- Panou luminos cu LED-uri pe ambele părți

Alte beneficii ale dotărilor

- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: stânga interschimbabil, exclusiv prin serviciul de asistență pentru clienți Liebherr
- Garnitură înlocuibilă a ușii
- Panou spate și panou ușă cu aspect SmartSteel

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Rafturi GlassLine, VarioBoxes extensibil, Variabil Tavă pentru ouă, Cutie pentru unt
- Rafturi de depozitare GlassLine: 7, dintre care divizibile: 1
- VarioSafe
- Integrat Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Iluminare cu LED a BioFresh
- Sertare BioFresh: 3, cu SoftTelescopic, Sertare Fruit & Vegetable: 2, cu HydroBreeze: 1, Sertare Meat & Dairy: 1, FlexSystem: 1

Frigidere încorporabile



IRBac 5190 ■ Seria Peak

Aparate încorporabile



AutoDoor

Aparatul dumneavoastră Liebherr vă lasă mâna liberă: Grație sistemului AutoDoor, îl puteți deschide printr-un semnal de ciocănit sau prin comandă vocală. Astfel, el este primul frigider care se poate deschide și închide complet automat – perfecțiunea bucătăriei fără mănere. Viteza și unghiul deschiderii, precum și durata până la închidere le alegeți individual. Și, dacă este necesar, îl deschideți sau închideți la fel de simplu cu mâna sau cu smartphone-ul.

Frigider integrabil cu AutoDoor



IRBAc 5171

Asamblare/design ușă:	Ușă fixă / Aparat încorporat integrabil
Clasa de eficiență energetică:	
Consum de energie pe an/24 ore:	131 / 0,358 kWh
Volum total ¹ :	276 l
Volum:	Compartimentul frigiderului: 151,6 l / Compartiment BioFresh: 97,9 l / Compartimentul congelatorului: 27 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	33 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	177,7 - 179,3 / 56 - 57 / min. 55,0

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Light Tower	Auto Door	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display
Smart Device	Glass & Steel Interior	Soft Telescopic Rails	Fresh Air	LED	Vario Safe		

Comandă

- Display TFT color de 2,4"
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului și compartimentul BioFresh
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Rafturi GlassLine, VarioBoxes extensibil, Variabil Tavă pentru ouă, Cutie pentru unt
- Rafturi de depozitare GlassLine: 5, dintre care divizibile: 1
- VarioSafe
- Integrat Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Iluminare cu LED a BioFresh
- Sertare BioFresh: 3, cu SoftTelescopic, Sertare Fruit & Vegetable: 2, cu HydroBreeze: 1, Sertare Meat & Dairy: 1, FlexSystem: 1
- Panou luminos cu LED-uri pe ambele părți

Compartimentul congelatorului

- Compartiment congelator cu 4 stele
- Tavă pentru cuburi de gheață cu capac
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 14,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 2,00 kg

Alte beneficii ale dotărilor

- Picioare reglabile pe înălțime față
- Oprit or ușă: stânga interschimbabil, exclusiv prin serviciul de asistență pentru clienți Liebherr
- Garnitură înlocuibilă a ușii
- Panou spate și panou ușă cu aspect SmartSteel



IRBci 5180

Asamblare/design ușă:	Ușă fixă / Aparat încorporat integrabil
Clasa de eficiență energetică:	
Consum de energie pe an/24 ore:	100 / 0,273 kWh
Volum total ¹ :	296 l
Volum:	Compartimentul frigiderului: 198,1 l / Compartiment BioFresh: 97,9 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	32 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Light Tower	Infinity Spring	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display
Smart Device	Glass & Steel Interior	Soft Telescopic Rails	Fresh Air	LED	Vario Safe		

Comandă

- Display TFT color de 2,4"
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului și compartimentul BioFresh
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Rafturi GlassLine, VarioBoxes extensibil, Variabil Tavă pentru ouă, Cutie pentru unt
- Rafturi de depozitare GlassLine: 7, dintre care divizibile: 1
- VarioSafe
- Integrat Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Iluminare cu LED a BioFresh
- Sertare BioFresh: 3, cu SoftTelescopic, Sertare Fruit & Vegetable: 2, cu HydroBreeze: 1, Sertare Meat & Dairy: 1, FlexSystem: 1

- InfinitySpring cu racord de apă fix de 3/4"
- Panou luminos cu LED-uri pe ambele părți

Alte beneficii ale dotărilor

- Picioare reglabile pe înălțime față
- Oprit or ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii
- Panou spate și panou ușă cu aspect SmartSteel



IRBbsci 5170

Asamblare/design ușă:	Ușă fixă / Aparat încorporat integrabil
Clasa de eficiență energetică:	A C
Consum de energie pe an/24 ore:	100 / 0,273 kWh
Volum total ¹ :	296 l
Volum:	Compartimentul frigiderului: 198,1 l / Compartiment BioFresh: 97,9 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	32 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display
Smart Device	Soft Telescopic Rails	Fresh Air	LED	Vario Safe			

Comandă

- Display TFT color de 2,4"
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului și compartimentul BioFresh
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Alte beneficii ale dotărilor

- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii
- Panou spate și panou ușă cu aspect BlackSteel

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- VarioBoxes extensibil, Variabil Tavă pentru ouă, Cutie pentru unt
- Rafturi de depozitare GlassLine: 7, dintre care divizibile: 1
- VarioSafe
- Integrat Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Iluminare cu LED a BioFresh
- Sertare BioFresh: 3, cu SoftTelescopic, Sertare Fruit & Vegetable: 2, cu HydroBreeze: 1, Sertare Meat & Dairy: 1, FlexSystem: 1
- Panou luminos cu LED-uri pe ambele părți



IRBbi 5150

Asamblare/design ușă:	Ușă fixă / Aparat încorporat integrabil
Clasa de eficiență energetică:	A B
Consum de energie pe an/24 ore:	80 / 0,219 kWh
Volum total ¹ :	296 l
Volum:	Compartimentul frigiderului: 197,7 l / Compartiment BioFresh: 98,4 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	29 db(A) / A UltraSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

Bio Fresh	Super Cool	Light Tower	Soft System	Ultra Silent	Touch & Swipe Display	Smart Device	Glass & Steel Interior
Soft Telescopic Rails	LED	Vario Safe					

Comandă

- Display TFT color de 2,4"
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului și compartimentul BioFresh
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Alte beneficii ale dotărilor

- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii
- Panou spate cu aspect SmartSteel

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Rafturi GlassLine, VarioBoxes extensibil, Variabil Tavă pentru ouă, Cutie pentru unt
- Rafturi de depozitare GlassLine: 7, dintre care divizibile: 1
- VarioSafe
- Integrat Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Iluminare cu LED a BioFresh
- Sertare BioFresh: 3, cu SoftTelescopic, Sertare Fruit & Vegetable: 2, Sertare Meat & Dairy: 1
- Panou luminos cu LED-uri pe ambele părți


Frigider integrabil



↑
122
↓

IRBbi 4170

Asamblare/design ușă:	Ușă fixă / Aparat încorporat integrabil
Clasa de eficiență energetică:	B
Consum de energie pe an/24 ore:	72 / 0,197 kWh
Volum total ¹ :	191 l
Volum:	Compartimentul frigiderului: 124,4 l / Compartiment BioFresh: 66,6 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	29 db(A) / A UltraSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	121,6 - 123,6 / 56 - 57 / min. 55,0



Comandă

- Display TFT color de 2,4"
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului și compartimentul BioFresh
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

părți

Alte beneficii ale dotărilor

- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii
- Panou spate și panou ușă cu aspect SmartSteel

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Rafturi GlassLine, VarioBoxes extensibil, Variabil Tavă pentru ouă, Cutie pentru unt
- Rafturi de depozitare GlassLine: 4, dintre care divizibile: 1
- VarioSafe
- Integrat Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Iluminare cu LED a BioFresh
- Sertare BioFresh: 2, cu SoftTelescopic, Sertare Fruit & Vegetable: 1, cu HydroBreeze: 1, Sertare Meat & Dairy: 1, FlexSystem: 1
- Panou luminos cu LED-uri pe ambele



↑
122
↓

IRBc 4121

Asamblare/design ușă:	Ușă fixă / Aparat încorporat integrabil
Clasa de eficiență energetică:	C
Consum de energie pe an/24 ore:	118 / 0,323 kWh
Volum total ¹ :	173 l
Volum:	Compartimentul frigiderului: 90,9 l / Compartiment BioFresh: 66,8 l / Compartimentul congelatorului: 16 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	32 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	121,6 - 123,6 / 56 - 57 / min. 55,0



Comandă

- Display LC monocrom, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului
- SmartDeviceBox: ca accesoriu opțional
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

- Tăviță pentru cuburi de gheață
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 9,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 2,00 kg

Alte beneficii ale dotărilor

- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Raft lateral plastic, Tavă pentru ouă, FlexCube
- Rafturi de depozitare GlassLine: 4, dintre care divizibile: 1
- Integrat Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Sertare BioFresh: 2, Sertare Fruit & Vegetable: 1, Sertare Meat & Dairy: 1
- Iluminare LED pe ambele


Compartimentul congelatorului

- Compartiment congelator cu 4 stele



IRBAc 5190

Asamblare/design ușă:	Ușă fixă / Aparat încorporat integrabil
Clasa de eficiență energetică:	
Consum de energie pe an/24 ore:	100 / 0,273 kWh
Volum total ¹ :	296 l
Volum:	Compartimentul frigiderului: 198,1 l / Compartiment BioFresh: 97,9 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	32 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	177,7 - 179,3 / 56 - 57 / min. 55,0



Comandă

- Display TFT color de 2,4"
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului și compartimentul BioFresh
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Rafturi GlassLine, VarioBoxes extensibil, Variabil Tavă pentru ouă, Cutie pentru unt
- Rafturi de depozitare GlassLine: 7, dintre care divizibile: 1
- VarioSafe
- Integrat Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Iluminare cu LED a BioFresh
- Sertare BioFresh: 3, cu SoftTelescopic, Sertare Fruit & Vegetable: 2, cu HydroBreeze: 1, Sertare Meat & Dairy: 1, FlexSystem: 1

- InfinitySpring cu racord de apă fix de 3/4"
- Panou luminos cu LED-uri pe ambele părți


Alte beneficii ale dotărilor

- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil, exclusiv prin serviciul de asistență pentru clienți Liebherr
- Garnitură înlocuibilă a ușii
- Panou spate și panou ușă cu aspect SmartSteel



IRBci 5170

Asamblare/design ușă:	Ușă fixă / Aparat încorporat integrabil
Clasa de eficiență energetică:	
Consum de energie pe an/24 ore:	100 / 0,273 kWh
Volum total ¹ :	296 l
Volum:	Compartimentul frigiderului: 198,1 l / Compartiment BioFresh: 97,9 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	32 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0



Comandă

- Display TFT color de 2,4"
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului și compartimentul BioFresh
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Rafturi GlassLine, VarioBoxes extensibil, Variabil Tavă pentru ouă, Cutie pentru unt
- Rafturi de depozitare GlassLine: 7, dintre care divizibile: 1
- VarioSafe
- Integrat Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Iluminare cu LED a BioFresh
- Sertare BioFresh: 3, cu SoftTelescopic, Sertare Fruit & Vegetable: 2, cu HydroBreeze: 1, Sertare Meat & Dairy: 1, FlexSystem: 1
- Panou luminos cu LED-uri pe ambele părți

părți

Alte beneficii ale dotărilor

- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii
- Panou spate și panou ușă cu aspect SmartSteel

Frigider integrabil



↑
178
↓

IRBdi 5170

Asamblare/design ușă:	Ușă fixă / Aparat încorporat integrabil
Clasa de eficiență energetică:	A D
Consum de energie pe an/24 ore:	124 / 0,339 kWh
Volum total ¹ :	293 l
Volum:	Compartimentul frigiderului: 198,1 l / Compartiment BioFresh: 95,2 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	29 db(A) / A UltraSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0



Comandă

- Display TFT color de 2,4"
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului și compartimentul BioFresh
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

părți

Alte beneficii ale dotărilor

- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii
- Panou spate și panou ușă cu aspect SmartSteel

Compartiment de răcire (și BioFresh)


- Rafturi GlassLine, VarioBoxes extensibil, Variabil Tavă pentru ouă, Cutie pentru unt
- Rafturi de depozitare GlassLine: 7, dintre care divizibile: 1
- VarioSafe
- Integrat Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Iluminare cu LED a BioFresh
- Sertare BioFresh: 3, cu SoftTelescopic, Sertare Fruit & Vegetable: 1, cu HydroBreeze: 1, Sertare Fish & Seafood: 1, Sertare Meat & Dairy: 1, FlexSystem: 1
- Panou luminos cu LED-uri pe ambele



↑
140
↓

IRBbsbi 4570

Asamblare/design ușă:	Ușă fixă / Aparat încorporat integrabil
Clasa de eficiență energetică:	A B
Consum de energie pe an/24 ore:	73 / 0,200 kWh
Volum total ¹ :	224 l
Volum:	Compartimentul frigiderului: 158 l / Compartiment BioFresh: 66,6 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	29 db(A) / A UltraSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55,0



Comandă

- Display TFT color de 2,4"
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului și compartimentul BioFresh
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Alte beneficii ale dotărilor

- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii
- Panou spate și panou ușă cu aspect BlackSteel

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- VarioBoxes extensibil, Variabil Tavă pentru ouă, Cutie pentru unt
- Rafturi de depozitare GlassLine: 5, dintre care divizibile: 1
- VarioSafe
- Integrat Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Iluminare cu LED a BioFresh
- Sertare BioFresh: 2, cu SoftTelescopic, Sertare Fruit & Vegetable: 1, cu HydroBreeze: 1, Sertare Meat & Dairy: 1, FlexSystem: 1
- Panou luminos cu LED-uri pe ambele părți



122

IRBbi 4171

Asamblare/design ușă: **Ușă fixă / Aparat încorporat integrabil**

Clasa de eficiență energetică: **B**

Consum de energie pe an/24 ore: **94 / 0,257 kWh**


Volum total ¹: **174 l**

Volum: Compartimentul frigiderului: **91,8 l** / Compartiment BioFresh: **66,6 l** / Compartimentul congelatorului: **16 l**

Nivel zgomot / clasă zgomot: **31 db(A) / B SuperSilent**

Clasa climatică: **SN-T (+10 °C - +43 °C)**

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): **121,6 - 123,6 / 56 - 57 / min. 55,0**



Comandă

- Display TFT color de 2,4"
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului și compartimentul BioFresh
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Rafturi GlassLine, VarioBoxes extensibil, Variabil Tavă pentru ouă, Cutie pentru unt
- Rafturi de depozitare GlassLine: 3, dintre care divizibile: 1
- Integrat Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Iluminare cu LED a BioFresh
- Sertare BioFresh: 2, cu SoftTelescopic, Sertare Fruit & Vegetable: 1, cu HydroBreeze: 1, Sertare Meat & Dairy: 1, FlexSystem: 1
- Panou luminos cu LED-uri pe ambele părți

Compartimentul congelatorului

- Compartiment congelator cu 4 stele
- Tavă pentru cuburi de gheață cu capac
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 9,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 2,00 kg

Alte beneficii ale dotărilor

- Picioare reglabile pe înălțime față
- Oprit or ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii
- Panou spate și panou ușă cu aspect SmartSteel



140

IRBci 4571

Asamblare/design ușă: **Ușă fixă / Aparat încorporat integrabil**

Clasa de eficiență energetică: **C**

Consum de energie pe an/24 ore: **116 / 0,317 kWh**


Volum total ¹: **207 l**

Volum: Compartimentul frigiderului: **125,4 l** / Compartiment BioFresh: **66,6 l** / Compartimentul congelatorului: **16 l**

Nivel zgomot / clasă zgomot: **33 db(A) / B SuperSilent**

Clasa climatică: **SN-T (+10 °C - +43 °C)**

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): **139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55,0**



Comandă

- Display TFT color de 2,4"
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului și compartimentul BioFresh
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Rafturi GlassLine, VarioBoxes extensibil, Variabil Tavă pentru ouă, Cutie pentru unt
- Rafturi de depozitare GlassLine: 4, dintre care divizibile: 1
- VarioSafe
- Integrat Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Iluminare cu LED a BioFresh
- Sertare BioFresh: 2, cu SoftTelescopic, Sertare Fruit & Vegetable: 1, cu HydroBreeze: 1, Sertare Meat & Dairy: 1, FlexSystem: 1
- Panou luminos cu LED-uri pe ambele părți

Compartimentul congelatorului

- Compartiment congelator cu 4 stele
- Tavă pentru cuburi de gheață cu capac
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 9,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 2,00 kg

Alte beneficii ale dotărilor

- Picioare reglabile pe înălțime față
- Oprit or ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii
- Panou spate și panou ușă cu aspect SmartSteel

Frigider integrabil



↑
178
↓

IRBPci 5170

Peak

Asamblare/design ușă:	Ușă fixă / Aparat încorporat integrabil
Clasa de eficiență energetică:	
Consum de energie pe an/24 ore:	100 / 0,273 kWh
Volum total l:	297 l
Volum:	Compartimentul frigiderului: 199 l / Compartiment BioFresh: 98,4 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	31 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

Bio Fresh	Super Cool	Open Stage	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Soft Telescopic Rails	Super Silent
Touch & Swipe Display	Smart Device	Fresh Air	LED				

Comandă

- Display TFT color de 2,4"
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului și compartimentul BioFresh
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Variabil Tavă pentru ouă, Cutie pentru unt
- Rafturi de depozitare GlassLine: 6
- Integrat Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Iluminare cu LED a BioFresh
- Sertare BioFresh: 3, cu SoftTelescopic, Sertare Fruit & Vegetable: 2, Sertare Meat & Dairy: 1, FlexSystem: 1
- Panou luminos cu LED-uri pe ambele părți

Alte beneficii ale dotărilor

- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil

- Garnitură înlocuibilă a ușii
- Panou spate și panou ușă cu aspect SmartSteel



↑
178
↓

IRCBe 5121

Plus

Asamblare/design ușă:	Ușă fixă / Aparat încorporat integrabil
Clasa de eficiență energetică:	
Consum de energie pe an/24 ore:	176 / 0,482 kWh
Volum total l:	265 l
Volum:	Compartimentul frigiderului: 83 l / Compartiment BioFresh: 70,9 l / Compartiment tip pivniță: 95,9 l / Compartimentul congelatorului: 16 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	35 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-ST (+10 °C - +38 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

Bio Fresh	Super Cool	Soft System	Super Silent	Touch Display	Smart Device ready	LED
-----------	------------	-------------	--------------	---------------	--------------------	-----

Comandă

- Display LC monocrom, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului și compartimentul tip pivniță
- SmartDeviceBox: ca accesoriu opțional
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Raft lateral plastic, Tavă pentru ouă, FlexCube
- Rafturi de depozitare GlassLine: 3, dintre care divizibile: 1
- Integrat Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Sertare BioFresh: 2, Sertare Fruit & Vegetable: 1, Sertare Meat & Dairy: 1
- Cărucior extensibil cu dispozitiv de depozitare a sticlelor, cu SoftTelescopic
- Iluminare LED pe ambele

Compartiment tip pivniță

- Coș detașabil pentru sticle

Compartimentul congelatorului

- Compartiment congelator cu 4 stele
- Tăviță pentru cuburi de gheață
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 9,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 2,00 kg

Alte beneficii ale dotărilor

- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii



IRCB 5121 ♦ Seria Plus



BioFresh

BioFresh garantează temperatura perfectă pentru o proaspătă îndelungată. La o temperatură puțin peste 0 °C și umiditate ideală, alimentele proaspete își păstrează aspectul apetisant și rețin vitaminele și mineralele sănătoase pentru o perioadă mai lungă, față de un compartiment normal.



Compartimentul pivniță

Depozitați proviziile precum cartofii sau băuturile simplu în compartimentul pivniță al aparatului dumneavoastră Liebherr. Conține un coș detașabil, o tavă de depozitare și un sertar. Compartimentul pivniță se deplasează ușor pe șinele telescopice și se închide ușor sistemului de închidere automată cu amortizare. Temperatura este reglabilă între 6 și 14 °C – în funcție de ce alimente depozitați.

Frigider integrabil



↑
158
↓

IRBdi 4851

Asamblare/design ușă: **Ușă fixă / Aparat încorporat integrabil**

Clasa de eficiență energetică: **A D**

Consum de energie pe an/24 ore: **155 / 0,424 kWh**

Volum total ¹: **238 l**

Volum: Compartimentul frigiderului: **144,2 l** / Compartiment BioFresh: **67,0 l** / Compartimentul congelatorului: **27 l**

Nivel zgomot / clasă zgomot: **33 db(A) / B SuperSilent**

Clasa climatică: **SN-T (+10 °C - +43 °C)**

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): **157,4 - 159 / 56 - 57 / min. 55,0**



Comandă

- Display TFT color de 2,4"
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului și compartimentul BioFresh
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Rafturi GlassLine, VarioBoxes extensibil, Variabil Tavă pentru ouă, Cutie pentru unt
- Rafturi de depozitare GlassLine: 5, dintre care divizibile: 1
- VarioSafe
- Integrat Dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Iluminare cu LED a BioFresh
- Sertare BioFresh: 2, cu SoftTelescopic, Sertare Fruit & Vegetable: 1, Sertare Meat & Dairy: 1
- Panou luminos cu LED-uri pe ambele părți

Compartimentul congelatorului

- Compartiment congelator cu 4 stele
- Tăviță pentru cuburi de gheață cu capac
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 14,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 2,00 kg

Alte beneficii ale dotărilor

- Picioare reglabile pe înălțime față
- Oprit or ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii
- Panou spate cu aspect SmartSteel



↑
178
↓

IRCe 5121

Asamblare/design ușă: **Ușă fixă / Aparat încorporat integrabil**

Clasa de eficiență energetică: **A E**

Consum de energie pe an/24 ore: **152 / 0,416 kWh**

Volum total ¹: **274 l**

Volum: Compartimentul frigiderului: **162,2 l** / Compartiment tip pivniță: **95,9 l** / Compartimentul congelatorului: **16 l**

Nivel zgomot / clasă zgomot: **32 db(A) / B SuperSilent**

Clasa climatică: **SN-ST (+10 °C - +38 °C)**

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): **177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0**



Comandă

- Display LC monocrom, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului și compartimentul tip pivniță
- SmartDeviceBox: ca accesoriu opțional
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Raft lateral plastic, Tavă pentru ouă, FlexCube
- Rafturi de depozitare GlassLine: 3, dintre care divizibile: 1
- VarioSafe
- Sertare EasyFresh: 1 cu ghidaj integrat pentru sertar
- Cărucior extensibil cu dispozitiv de depozitare a sticlelor, cu SoftTelescopic
- Iluminare LED pe ambele

Compartiment tip pivniță

- Coș detașabil pentru sticle

Compartimentul congelatorului

- Compartiment congelator cu 4 stele
- Tăviță pentru cuburi de gheață
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 9,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 2,00 kg

Alte beneficii ale dotărilor

- Picioare reglabile pe înălțime față
- Oprit or ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii



IRDDi 5121

Asamblare/design ușă:	Ușă fixă / Aparat încorporat integrabil
Clasa de eficiență energetică:	A D
Consum de energie pe an/24 ore:	137 / 0,375 kWh
Volum total ¹ :	286 l
Volum: Compartimentul frigiderului: 259,2 l / Compartimentul congelatorului: 27 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	34 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0



Comandă

- Display LC monocrom, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii pentru compartimentul frigiderului
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Raft lateral plastic, Tavă pentru ouă, FlexCube
- Rafturi de depozitare GlassLine: 3, dintre care divizibile: 1
- VarioSafe
- Sertare EasyFresh: 1 pe sertare telescopice
- 2 coșuri detașabile pentru sticle
- Compartiment mare pentru fructe/legume cu extensie parțială pe șine telescopice
- Iluminare LED pe ambele

Compartimentul congelatorului

- Compartiment congelator cu 4 stele
- Tăviță pentru cuburi de gheață
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 14,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 2,00 kg

Alte beneficii ale dotărilor

- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii



IRDDi 5120

Asamblare/design ușă:	Ușă fixă / Aparat încorporat integrabil
Clasa de eficiență energetică:	A D
Consum de energie pe an/24 ore:	91 / 0,249 kWh
Volum total ¹ :	309 l
Volum: Compartimentul frigiderului: 309,1 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	33 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0



Comandă

- Display LC monocrom, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Raft lateral plastic, Tavă pentru ouă, FlexCube
- Rafturi de depozitare GlassLine: 5, dintre care divizibile: 1
- VarioSafe
- Sertare EasyFresh: 1 pe sertare telescopice
- 2 coșuri detașabile pentru sticle
- Compartiment mare pentru fructe/legume cu extensie parțială pe șine telescopice
- Iluminare LED în tavan

Alte beneficii ale dotărilor

- Picioare reglabile pe înălțime față

- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii



SIFNdi 4556 ◊ Seria Prime

Congelatoare încorporabile



Prezentare generală a seriilor



○ Seria Pure



◇ Seria Plus



◻ Seria Prime



△ Seria Peak

	○ Seria Pure	◇ Seria Plus	⬡ Seria Prime	△ Seria Peak
Tehnologie de prosepțime	SmartFrost			
	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost
Confort și flexibilitate		Amortizare a închiderii SoftSystem	Amortizare a închiderii SoftSystem	Amortizare a închiderii SoftSystem
	Sertare culisante pe raft de sticlă (nișă: 72, 88)	Sertare culisante pe raft de sticlă (nișă: 72, 88)	Sertare culisante pe raft de sticlă (nișă: 88)	
	Sertare culisante pe ghidaje integrate (nișă: 178)	Sertare culisante pe ghidaje integrate (nișă: 178)	Sertare culisante pe șine integrate (nișă: 122, 140)	
				Sertare culisante pe șine telescopice
		Tăviță pentru cuburi de gheață	Tăviță pentru cuburi de gheață cu capac	Tăviță pentru cuburi de gheață cu capac
		Tavă de congelator	Tavă de congelator	Tavă de congelator
			Acumulator de răcire	Acumulator de răcire
	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace
				AutoDoor
			Iluminare	Iluminare interior
Design				Sistem de iluminare IceMaker
	Afișaj tactil	Afișaj tactil	Ecran Touch & Swipe	Ecran Touch & Swipe
Conectivitate (SmartDeviceBox)	Cu posibilitate de postechipare	Cu posibilitate de postechipare	Integrat (modelul „I”)	Integrat (modelul „I”)
Gheață				IceTower

Dotările diferențiatore sunt **evidențiate** în seria imediat superioară.

Caracteristici unice



NoFrost

Sistemul NoFrost de la Liebherr asigură congelare rapidă, asistată de ventilator, fără formare de gheață, pentru depozitarea sigură pe termen lung a alimentelor. Tehnologia NoFrost oferă o capacitate de stocare mult mai mare și menține congelatorul constant fără gheață.



Tăviță pentru cuburi de gheață cu capac

Tava mare pentru cuburi de gheață se umple ușor cu apă datorită orificiului de umplere practic. Capacul se închide etanș, astfel încât tava poate fi mutată și așezată în aparat fără riscul de scurgeri.



IceTower

Nu veți rămâne niciodată fără băuturi reci la petrecere. IceTower, care poate stoca 5,7 kg de cuburi de gheață, vă oferă această siguranță. Lopățiță pentru cuburi de gheață și tava extensibilă pe șine telescopice permit accesul facil la cuburile de gheață. Sertarul alăturat oferă spațiu de depozitare pentru produse congelate.



Tavă de congelator

Doriți ca fructele de pădure congelate să rămână proaspete și ferme după decongelare – și să nu se transforme într-un compot? Tava pentru congelator este ideală pentru acest tip de alimente delicate. Atunci când fructele și ierburile sunt întinse uniform pe tava de plastic, acestea îngheață rapid și fără să fie strivite. Puteți introduce cu ușurință tava în sertarul congelatorului și o puteți scoate din nou la fel de simplu.



Concept Side-by-Side

Combinați aparatele de uz casnic Liebherr cu o flexibilitate completă pentru a se potrivi nevoilor de prospețime ale clienților dumneavoastră. Toate modelele marcate cu Side-by-Side pot fi combinate pe verticală și/sau orizontală pentru a forma o soluție FrischeCenter personalizată, perfectă pentru toate nevoile de depozitare.



Iluminare LED

Iluminarea LED este poziționată deasupra sertarelor pentru a economisi spațiu. Asigură cea mai bună vizibilitate a alimentelor, economisește energie și are o durată de viață îndelungată.



SoftSystem

Mecanismul elegant SoftSystem este integrat în ușă și se potrivește cu culoarea interioară a acesteia; amortizează comod mișcarea pentru a asigura o închidere extrem de lină, chiar și atunci când rafturile din ușă sunt complet încărcate. Ușa se închide automat de la un unghi de deschidere de aproximativ 30 °.



Acumulator de răcire

Acumulatorul pentru păstrarea la rece are o utilitate dublă – atât în interior, cât și în exterior. În congelator, menține alimentele congelate reci pentru o perioadă în caz de pană de curent. De asemenea, este util pentru a răci alimente și băuturi în timpul ieșirilor.



VarioSpace

Doriți să depozitați în siguranță un tort supraetajat până la petrecerea de vară? Nicio problemă pentru vitrina dumneavoastră frigorifică Liebherr: Ea știe că, uneori, este nevoie de mai mult spațiu. Cu VarioSpace puteți scoate sertarele individuale ale congelatorului și separatoarele orizontale de sticlă de dedesubt, obținând imediat un spațiu de depozitare foarte mare.



AutoDoor

Aparatul dumneavoastră Liebherr vă lasă mâinile libere: Grație sistemului AutoDoor, îl puteți deschide printr-un semnal de bătaie sau prin comandă vocală. Astfel, el este primul frigider care se poate deschide și închide complet automat – perfecțiunea bucătăriei fără mână. Puteți alege individual unghiul de deschidere și durata până la închidere. Și, dacă este necesar, îl deschideți sau închideți la fel de simplu cu mâna sau cu smartphone-ul.



Lopățiță pentru cuburi de gheață

Lopățița pentru cuburi de gheață Liebherr face porționarea și transportul gheții mult mai simple. Datorită vârfului înclinat și mânerului ergonomic, cuburile de gheață ajung rapid și ușor din IceTower în băuturi. Lopățița robustă, din plastic rezistent, impresionează și prin aspect, datorită suprafeței satinată într-o nuanță verde ghețar transparent.



Șine telescopice

Sertarele congelatorului sunt montate pe șine telescopice de înaltă calitate, cu alunecare lină, pentru o utilizare comodă chiar și atunci când sunt pline. Aceste sertare oferă un spațiu generos de depozitare și au un design monobloc, ceea ce le face ușor de scos și de curățat.

Congelator incorporabil



87,4 - 89



IFSD 3904

Pure

Asamblare/design ușă: Pe șină glisantă / Aparat încorporat integrabil

Clasa de eficiență energetică:	
Consum de energie pe an/24 ore:	143 / 0,391 kWh
Volum total ¹ :	101 l
Volum:	Compartimentul congelatorului: 101 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	33 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-ST (+10 °C - +38 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0

Smart Frost

Super Frost

Super Silent

Touch Display

Vario Space

Smart Device ready

Comandă

- Display LC monocrom, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii
- SmartDeviceBox: ca accesoriu opțional
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 4, VarioSpace
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 10,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 8,00 kg
- Rafturi din sticlă securizată

Alte beneficii ale dotărilor

- Încălzire plafon pentru concept Side-by-Side
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Oprit or ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii



87,4 - 89



IFD 3904

Pure

Asamblare/design ușă: Ușă fixă / Aparat încorporat integrabil

Clasa de eficiență energetică:	
Consum de energie pe an/24 ore:	143 / 0,391 kWh
Volum total ¹ :	101 l
Volum:	Compartimentul congelatorului: 101 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	33 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-ST (+10 °C - +38 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0

Smart Frost

Super Frost

Super Silent

Touch Display

Vario Space

Smart Device ready

Comandă

- Display LC monocrom, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii
- SmartDeviceBox: ca accesoriu opțional
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 4, VarioSpace
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 10,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 8,00 kg
- Rafturi din sticlă securizată

Alte beneficii ale dotărilor

- Încălzire plafon pentru concept Side-by-Side
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Oprit or ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii



↑
178
↓

SIFNdi 5178

Peak

Asamblare/design ușă: Ușă fixă / Aparat încorporat integrabil

Clasa de eficiență energetică:



Consum de energie pe an/24 ore: 190 / 0,520 kWh

Volum total ¹: 213 l

Volum: Compartimentul congelatorului: 213 l

Nivel zgomot / clasă zgomot: 33 db(A) / B SuperSilent

Clasa climatică: SN-T (+10 °C - +43 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0



Comandă

- Display TFT color de 2,4"
- Afișaj digital al temperaturii
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 8, pe sertare telescopice: 6, VarioSpace
- Tăviță pentru cuburi de gheață cu capac
- Iluminare LED
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 9,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 12,00 kg
- Pastile frigorifice: 1
- Rafturi din sticlă securizată

Alte beneficii ale dotărilor

- Încălzire perete lateral pe ambele părți, adecvat pentru combinarea cu alte frigider, congelatoare și/sau aparate pentru vinuri
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: stânga interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii



Aparate încorporabile

SIFNAd 5188

Congelator integrabil



87,4 - 89



IFNci 3954

Prime

Ușă fixă / Aparat încorporat integrabil

Asamblare/design ușă:	
Clasa de eficiență energetică:	A G C
Consum de energie pe an/24 ore:	122 / 0,334 kWh
Volum total ¹ :	87 l
Volum:	Compartimentul congelatorului: 87 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	33 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0



Comandă

- Display TFT color de 2,4"
- Afișaj digital al temperaturii
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 4, VarioSpace
- Tăviță pentru cuburi de gheață cu capac
- Iluminare LED
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 10,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 10,00 kg
- Pastile frigorifice: 1
- Rafturi din sticlă securizată

Alte beneficii ale dotărilor

- Încălzire plafon pentru concept Side-by-Side
- Picioare reglabile pe înălțime față



178

SIFNbsdi 5188

Peak

Ușă fixă / Aparat încorporat integrabil

Asamblare/design ușă:	
Clasa de eficiență energetică:	A G D
Consum de energie pe an/24 ore:	190 / 0,520 kWh
Volum total ¹ :	213 l
Volum:	Compartimentul congelatorului: 213 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	33 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0



Comandă

- Display TFT color de 2,4"
- Afișaj digital al temperaturii
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Alte beneficii ale dotărilor

- Încălzire perete lateral pe ambele părți, adecvat pentru combinarea cu alte frigidere, congelatoare și/sau aparate pentru vinuri
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: stânga interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 8, pe sertare telescopice: 5, VarioSpace
- IceMaker cu racord de apă fix de 3/4", cu iluminare LED
- Producție de cuburi de gheață în 24 h: 0,80 kg
- Stoc de cuburi de gheață: 5,7 kg
- Iluminare LED
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 9,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 12,00 kg
- Pastile frigorifice: 1
- Rafturi din sticlă securizată



71,4 - 73



IFNbi 3553

Prime

Ușă fixă / Aparat încorporat integrabil

Asamblare/design ușă:	
Clasa de eficiență energetică:	A B
Consum de energie pe an/24 ore:	94 / 0,257 kWh
Volum total ¹ :	65 l
Volum:	Compartimentul congelatorului: 66 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	33 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	71,4 - 73 / 56 - 57 / min. 55,0



Comandă

- Display TFT color de 2,4"
- Afișaj digital al temperaturii
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 3, VarioSpace
- Tăviță pentru cuburi de gheață cu capac
- Iluminare LED
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 10,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 8,00 kg
- Pastile frigorifice: 1
- Rafturi din sticlă securizată

Alte beneficii ale dotărilor

- Încălzire plafon pentru concept Side-by-Side
- Picioare reglabile pe înălțime față



140

SIFNdi 4556

Prime

Ușă fixă / Aparat încorporat integrabil

Asamblare/design ușă:	
Clasa de eficiență energetică:	A D
Consum de energie pe an/24 ore:	173 / 0,473 kWh
Volum total ¹ :	156 l
Volum:	Compartimentul congelatorului: 156 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	34 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55,0



Comandă

- Display TFT color de 2,4"
- Afișaj digital al temperaturii
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Alte beneficii ale dotărilor

- Încălzire perete lateral pe ambele părți, adecvat pentru combinarea cu alte frigider, congelatoare și/sau aparate pentru vinuri
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: stânga interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 6, cu ghidaj integrat pentru sertar, VarioSpace
- Tăviță pentru cuburi de gheață cu capac
- Iluminare LED
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 10,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 12,00 kg
- Pastile frigorifice: 1
- Rafturi din sticlă securizată

Congelator integrabil



SIFNdi 4155

Asamblare/design ușă:	Ușă fixă / Aparat încorporat integrabil
Clasa de eficiență energetică:	
Consum de energie pe an/24 ore:	165 / 0,452 kWh
Volum total ¹ :	129 l
Volum:	Compartimentul congelatorului: 129 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	34 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	121,6 - 123,6 / 56 - 57 / min. 55,0



Comandă

- Display TFT color de 2,4"
- Afișaj digital al temperaturii
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 5, cu ghidaj integrat pentru sertar, VarioSpace
- Tavă pentru cuburi de gheață cu capac
- Iluminare LED
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 9,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 12,00 kg
- Pastile frigorifice: 1
- Rafturi din sticlă securizată


Alte beneficii ale dotărilor

- Încălzire perete lateral pe ambele părți, adecvat pentru combinarea cu alte frigider, congelatoare și/sau aparate pentru vinuri
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: stânga interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii



SIFNAd 5188

Asamblare/design ușă:	Ușă fixă / Aparat încorporat integrabil
Clasa de eficiență energetică:	
Consum de energie pe an/24 ore:	190 / 0,520 kWh
Volum total ¹ :	213 l
Volum:	Compartimentul congelatorului: 213 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	33 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	177,7 - 179,3 / 56 - 57 / min. 55,0



Comandă

- Display TFT color de 2,4"
- Afișaj digital al temperaturii
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 8, pe sertare telescopice: 5, VarioSpace
- IceMaker cu racord de apă fix de 3/4", cu iluminare LED
- Producție de cuburi de gheață în 24 h: 0,80 kg
- Stoc de cuburi de gheață: 5,7 kg
- Iluminare LED
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 9,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 12,00 kg
- Pastile frigorifice: 1
- Rafturi din sticlă securizată

Alte beneficii ale dotărilor

- Încălzire perete lateral pe ambele părți, adecvat pentru combinarea cu alte frigider, congelatoare și/sau aparate pentru vinuri
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: stânga interschimbabil, exclusiv prin serviciul de asistență pentru clienți Liebherr
- Garnitură înlocuibilă a ușii

Congelatoare complet integrate cu IceTower și AutoDoor



SIFNAd 5188

Asamblare/design ușă:	Ușă fixă / Aparat încorporat integrabil
Clasa de eficiență energetică:	A G D
Consum de energie pe an/24 ore:	190 / 0,520 kWh
Volum total ¹ :	213 l
Volum:	Compartimentul congelatorului: 213 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	33 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	177,7 - 179,3 / 56 - 57 / min. 55,0

No Frost	Super Frost	LED	Ice Tower	Ice Maker	Auto Door	Soft System	Super Silent
Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device					

Comandă

- Display TFT color de 2,4"
- Afișaj digital al temperaturii
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 8, pe sertare telescopice: 5, VarioSpace
- IceMaker cu racord de apă fix de 3/4", cu iluminare LED
- Producție de cuburi de gheață în 24 h: 0,80 kg
- Stoc de cuburi de gheață: 5,7 kg
- Iluminare LED
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 9,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 12,00 kg
- Pastile frigorifice: 1
- Rafturi din sticlă securizată

Alte beneficii ale dotărilor

- Încălzire perete lateral pe ambele părți, adecvat pentru combinarea cu alte frigider, congelatoare și/sau aparate pentru vinuri
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil, exclusiv prin serviciul de asistență pentru clienți Liebherr
- Garnitură înlocuibilă a ușii



SIFNdi 5188

Asamblare/design ușă:	Ușă fixă / Aparat încorporat integrabil
Clasa de eficiență energetică:	A G D
Consum de energie pe an/24 ore:	190 / 0,520 kWh
Volum total ¹ :	213 l
Volum:	Compartimentul congelatorului: 213 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	33 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

No Frost	Super Frost	LED	Ice Tower	Ice Maker	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display
Vario Space	Smart Device						

Comandă

- Display TFT color de 2,4"
- Afișaj digital al temperaturii
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 8, pe sertare telescopice: 5, VarioSpace
- IceMaker cu racord de apă fix de 3/4", cu iluminare LED
- Producție de cuburi de gheață în 24 h: 0,80 kg
- Stoc de cuburi de gheață: 5,7 kg
- Iluminare LED
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 9,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 12,00 kg
- Pastile frigorifice: 1
- Rafturi din sticlă securizată

Alte beneficii ale dotărilor

- Încălzire perete lateral pe ambele părți, adecvat pentru combinarea cu alte frigider, congelatoare și/sau aparate pentru vinuri
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: stânga interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii

Congelator integrabil



71,4 - 73



IFNd 3503

Pure
Ușă fixă / Aparat încorporat integrabil

Asamblare/design ușă:	
Clasa de eficiență energetică:	A D
Consum de energie pe an/24 ore:	148 / 0,405 kWh
Volum total ¹ :	65 l
Volum:	Compartimentul congelatorului: 66 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	34 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	71,4 - 73 / 56 - 57 / min. 55,0



Comandă

- Display LC monocrom, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii
- SmartDeviceBox: ca accesoriu opțional
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 3, VarioSpace
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 10,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 8,00 kg
- Rafturi din sticlă securizată

Alte beneficii ale dotărilor

- Încălzire plafon pentru concept Side-by-Side
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii



178

SIFNe 5108

Pure
Ușă fixă / Aparat încorporat integrabil

Asamblare/design ușă:	
Clasa de eficiență energetică:	A E
Consum de energie pe an/24 ore:	237 / 0,649 kWh
Volum total ¹ :	213 l
Volum:	Compartimentul congelatorului: 213 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	33 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0



Comandă

- Display LC monocrom, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii
- SmartDeviceBox: ca accesoriu opțional
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

- Opritor ușă: stânga interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 8, cu ghidaj integrat pentru sertar, VarioSpace
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 9,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 12,00 kg
- Rafturi din sticlă securizată

Alte beneficii ale dotărilor

- Încălzire perete lateral pe ambele părți, adecvat pentru combinarea cu alte frigider, congelatoare și/sau aparate pentru vinuri
- Picioare reglabile pe înălțime față



87,4 - 89



IFNd 3924

Plus

Ușă fixă / Aparat încorporat integrabil

Asamblare/design ușă:	Plus Ușă fixă / Aparat încorporat integrabil
Clasa de eficiență energetică:	A D
Consum de energie pe an/24 ore:	153 / 0,419 kWh
Volum total ¹ :	87 l
Volum:	Compartimentul congelatorului: 87 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	34 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0



Comandă

- Display LC monocrom, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii
- SmartDeviceBox: ca accesoriu opțional
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 4, VarioSpace
- Tăviță pentru cuburi de gheață
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 10,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 10,00 kg
- Rafturi din sticlă securizată

Alte beneficii ale dotărilor

- Încălzire plafon pentru concept Side-by-Side
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii



178



SIFNSe 5128

Plus

Pe șină glisantă / Aparat încorporat integrabil

Asamblare/design ușă:	Plus Pe șină glisantă / Aparat încorporat integrabil
Clasa de eficiență energetică:	A E
Consum de energie pe an/24 ore:	237 / 0,649 kWh
Volum total ¹ :	213 l
Volum:	Compartimentul congelatorului: 213 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	33 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0



Comandă

- Display LC monocrom, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii
- SmartDeviceBox: ca accesoriu opțional
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic

- Opritor ușă: stânga interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 8, cu ghidaj integrat pentru sertar, VarioSpace
- Tăviță pentru cuburi de gheață
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 9,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 12,00 kg

Alte beneficii ale dotărilor

- Încălzire perete lateral pe ambele părți, adecvat pentru combinarea cu alte frigider, congelatoare și/sau aparate pentru vinuri
- Picioare reglabile pe înălțime față



Poziționare Side-by-Side

Proiectați centre de prospețime individuale pentru clienții dumneavoastră. Puteți combina frigiderul, frigiderul de vin sau frigiderul BioFresh cu capacitate maximă după cum dorește clientul lângă congelatorul cu montare sub blatul de lucru. Și totul este posibil datorită tehnologiei Liebherr fără condens între aparate.

Aparate încorporabile sub blat

82-88

No Frost

Touch & Swipe Display

Soft Telescopic Rails

Vario Space

Smart Device

86-92

Vario Cool Drawers

Touch & Swipe Display

Soft Telescopic Rails

Flex System

Smart Device

New

SUFNPc 365i ○ Seria Prime

URDd 375i ○ Seria Prime

New

Aparate încorporabile sub blat

Tipologie

Litere					Cifre			
S	U	F	N	c	3	6	5	i
1	2	3	+	4	1	2	3	4

1	Construcție
U	Sub blat
D	Rame decorative
S	Încălzire pereți laterali (înainte de prima poziție)

2	Grup de produse
R	Frigider
F	Congelator
BC	Vitrină pentru băuturi
OR	Vitrină pentru băuturi de exterior

3	Tehnologie / caracteristici
B	BioFresh
N	NoFrost
D	Sertar
P	Sertar culisant

+	Materiale
pr	Compatibil cu front mobilă
gb	GlassBlack

4	Clasă de eficiență energetică
a	Clasă de eficiență energetică A
b	Clasă de eficiență energetică B
c	Clasă de eficiență energetică C
d	Clasă de eficiență energetică D
e	Clasă de eficiență energetică E
f	Clasă de eficiență energetică F

1 + 2	Nișă*
36	82 – 88 cm
37	88 – 92 cm

3	Serii
0-1	Pure
2-4	Plus
5-6	Prime
7-9	Peak

4	Specificații
Frigider	
0	Fără compartiment congelator cu 4 stele
1	Cu compartiment congelator cu 4 stele

Congelator	
3	Număr de sertare de congelator





Băuturi/Exterior	
1-2	Număr de zone de temperatură
i	SmartDeviceBox inclus

Prezentare generală a gamei de produse

◊ Seria Prime

◊ Seria Plus

○ Seria Pure



Frigidere sub blat

Ușă lângă ușă

BioFresh Full-space	SUBa 375i	
EasyFresh	URc 375i	URd 365i
Compartiment culisant	URPc 375i	URPd 365i
Sertare VarioCool	URDd 375i	
Fructe/legume	URc 3700	URd 3600
Compartiment congelator cu 4*	URc 3701	URd 3601
Băuturi	UBCgb 3731	

Compatibil cu panou decorativ

Fructe/legume		DURd 3600
Compartiment congelator cu 4*		DURd 3601
Băuturi	UBCpr 376i	
Exterior		UORpr 366i
		UORpr 365i

Congelatoare sub blat

Ușă fixă

NoFrost	SUFNc 375i	SUFNd 365i
Compartiment culisant		SUFNPc 365i
SmartFrost	SUFC 3703	SUFd 3603

Compatibil cu panou decorativ

SmartFrost		SDUFd 3603
------------	--	------------

Volum de răcire mai mare



Exemplu fără compartiment congelator cu 4*

Dotare standard

	○ Seria Pure	⬢ Seria Prime
82-88	 URd 3600 DURd 3600	 URd 365i EasyFresh URPd 365i
86-92	 URc 3700 URc 3701	 SUBa 375i BioFresh de capacitate maximă URc 375i EasyFresh URPc 375i URDd 375i
Tehnologie de prosepțime	Compartiment pentru fructe/legume	Sertar EasyFresh *
	Filtru FreshAir *	BioFresh de capacitate maximă *
Confort și flexibilitate	Rafturi GlassLine	Filtru FreshAir *
	Rafturi de ușă divizibile	Rafturi GlassLine, inclusiv unul divizibil
	Cutia universală	Raft culisant GlassLine *
	Cutia pentru fructe și legume	Rafturi de ușă divizibile *
	Suport pentru ouă	Cutie multifuncțională sub compartimentul EasyFresh
		Suport variabil pentru ouă
		Untieră
		Amortizare a închiderii SoftSystem
		Compartiment culisant cu SoftTelescopic *
		Sertar VarioCool cu șine SoftTelescopic *
Design	TouchControl cu iluminare LED integrată	Ecran Touch & Swipe cu iluminare LED integrată
	Compatibil cu panou decor *	
	Compatibil Side-by-Side *	Compatibil Side-by-Side *
Conectivitate (SmartDeviceBox)	Fără posibilitate de postechipare	Integrat (modelul „I”)
Gheață	Compartiment congelare cu 4 stele *	

Dotările diferențiatore sunt **evidențiate** în seria imediat superioară.

Caracteristici unice



Rafturi de ușă divizibile

Flexibilitate și confort sporite: pentru o așezare sigură, dar ușor accesibilă a sticlelor, recipientelor de sticlă etc., rafturile de ușă divizibile pot fi mutate și rearanjate la înălțimea dorită.



Sertare VarioCool

Acestea pot fi setate independent la temperaturi între 0 °C și +14 °C. Astfel, băuturile reci ca gheața și alimentele delicate pot fi păstrate în compartimente separate, reglabile individual.



EasyFresh – Ideal pentru fructe și legume

Tehnologia noastră de prospețime cu umiditate a aerului ajustabilă, pentru fructe și legume ca din piață, este acum integrată în toate frigiderele sub blat din seria Prime.



Ecran Touch & Swipe

Ecranul Touch & Swipe face ca utilizarea să fie foarte simplă și intuitivă. Toate funcțiile pot fi selectate prin atingere și glisare.



Afișaj tactil

Cu o atingere ușoară a degetului, frigiderul poate fi setat fără efort la 3 °C, 5 °C, 7 °C sau 9 °C. Designul suplu și integrarea în elementul de iluminare maximizează spațiul de răcire.



Compartiment culisant

Nu există o modalitate mai bună de a vizualiza alimentele decât în sertare pe șine telescopice cu mecanisme de închidere automată și închidere amortizată. Cele două rafturi culisante din sticlă, complet extensibile, asigură depozitarea în siguranță și accesul optim la toate produsele.

Dotare standard

	○ Seria Pure	⬡ Seria Prime
82-88  SUFD 3603 SDUFD 3603	 SUFNd 365i	New  SUFNpc 365i
86-92  SUFc 3703	 SUFNc 375i	
Tehnologie de proapețime	SmartFrost	NoFrost
Confort și flexibilitate	Sertare de congelare cu ghidaj integrat	Sertare de congelare cu ghidaj integrat
	VarioSpace	VarioSpace
	Tăviță pentru cuburi de gheață	Tăviță pentru cuburi de gheață cu capac
	4 setări de temperatură (-16/-18/-20/-28 °C)	Reglare continuă a temperaturii
	SuperFrost	SuperFrost
Design	Alarmă vizuală și acustică pentru ușă	Alarmă vizuală și acustică pentru ușă
	TouchControl	Ecran Touch & Swipe cu iluminare LED integrată
	Compatibil cu panou decor *	
Conectivitate (SmartDeviceBox)	Compatibil Side-by-Side	Compatibil Side-by-Side
	Fără posibilitate de postechipare	Compartiment culisant cu șine SoftTelescopic * Integrat (modelul „I”)

Dotările diferențiatore sunt **evidențiate** în seria imediat superioară.

Caracteristici unice



NoFrost

NoFrost înseamnă că: Ați scăpat de decongelarea obositoare și consumatoare de timp a compartimentului congelatorului, aveți mai mult timp pentru alte lucruri și economisiți bani.



SmartDevice

Cu SmartDeviceBox (preinstalat în modelele „i”), puteți ajusta setările aparatului sau vizualiza mesaje de stare folosind smartphone-ul și aplicația SmartDevice, chiar și de la distanță.



VarioSpace

Toate congelatoarele cu NoFrost și SmartFrost dispun de sertare care pot fi îndepărtate comod. Așa a fost creat VarioSpace, sistemul practic pentru spațiu suplimentar de depozitare, astfel încât se poate crea rapid spațiu chiar și pentru alimente congelate mai mari.



Ecran Touch & Swipe

Operarea modelelor Prime a devenit acum incredibil de simplă și intuitivă. Toate funcțiile pot fi selectate prin atingere și glisare. Iluminarea LED este integrată într-un mod care economisește spațiu.



Opțiuni decorative

Aparatele compatibile cu panou decorativ pot fi echipate fie cu un panou decorativ existent, fie cu o front de bucătărie care se potrivește designului, fie (ca accesoriu Liebherr) cu un panou din oțel inoxidabil și opțiuni de mâner separate.



Compartiment culisant

Compartimentul și ambele sertare culisează delicat pe șine telescopice. Oferă o privire de ansamblu perfectă și acces facil la toate alimentele. Utilizarea devine și mai comodă datorită șinelor SoftTelescopic, mecanismului de închidere automată cu închidere amortizată.

Frigider cu spațiu complet potrivit pentru instalarea sub tejghea



86-92

SUBa 375i

Asamblare/design ușă: Ușă fixă / Aparat sub blatul de lucru integrabil

Clasa de eficiență energetică:	A
Consum de energie pe an/24 ore:	44 / 0,120 kWh
Volum total ¹ :	80 l
Volum:	Compartiment BioFresh: 80,7 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	33 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	86 - 92 / 60 / min. 56,0



Comandă

- Display TFT color de 2,4"
- Afișaj digital al temperaturii
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic
- Siguranță pentru copii

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Iluminare cu LED a BioFresh
- Sertare BioFresh: 3, Reglabil la alegere de la HydroSafe la DrySafe
- Sertare EasyFresh: 0

Alte beneficii ale dotărilor

- Încălzire perete lateral pe ambele părți, adecvat pentru combinarea cu alte frigider, congelatoare și/sau aparate pentru vinuri
- Picioare reglabile pe înălțime față și spate
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii



86-92

URPc 375i

Asamblare/design ușă: Cărucior extensibil / Aparat sub blatul de lucru integrabil

Clasa de eficiență energetică:	C
Consum de energie pe an/24 ore:	60 / 0,164 kWh
Volum total ¹ :	133 l
Volum:	Compartimentul frigiderului: 133,7 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	32 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	86 - 92 / 60 / min. 56,0



Comandă

- Display TFT color de 2,4"
- Afișaj digital al temperaturii
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic
- Siguranță pentru copii

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Variabil Tavă pentru ouă, Cutie pentru unt
- Rafturi de depozitare GlassLine: 2
- Sertare EasyFresh: 0
- Cărucior extensibil cu dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Iluminare LED în tavan

Alte beneficii ale dotărilor

- Picioare reglabile pe înălțime față și spate
- Cărucior extensibil cu extensie totală
- Garnitură înlocuibilă a ușii



82-88

URPd 365i

Asamblare/design ușă: Cărucior extensibil / Aparat sub blatul de lucru integrabil

Clasa de eficiență energetică:	A D
Consum de energie pe an/24 ore:	74 / 0,202 kWh
Volum total ¹ :	124 l
Volum:	Compartimentul frigiderului: 124,9 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	32 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	82 - 88 / 60 / min. 56,0



Comandă

- Display TFT color de 2,4"
- Afișaj digital al temperaturii
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic
- Siguranță pentru copii

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Variabil Tavă pentru ouă, Cutie pentru unt
- Rafturi de depozitare GlassLine: 2
- Sertare EasyFresh: 0
- Cărucior extensibil cu dispozitiv de depozitare a sticlelor
- Iluminare LED în tavan

Alte beneficii ale dotărilor

- Picioare reglabile pe înălțime față și spate
- Cărucior extensibil cu extensie totală
- Garnitură înlocuibilă a ușii



82-88

URd 365i

Asamblare/design ușă: Ușă fixă / Aparat sub blatul de lucru integrabil

Clasa de eficiență energetică:	A D
Consum de energie pe an/24 ore:	74 / 0,202 kWh
Volum total ¹ :	125 l
Volum:	Compartimentul frigiderului: 125,5 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	33 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	82 - 88 / 60 / min. 56,0



Comandă

- Display TFT color de 2,4"
- Afișaj digital al temperaturii
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic
- Siguranță pentru copii

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Raft lateral plastic, Variabil Tavă pentru ouă, Cutie pentru unt
- Rafturi de depozitare GlassLine: 2, dintre care divizibile: 1
- Sertare EasyFresh: 1
- Iluminare LED în tavan

Alte beneficii ale dotărilor

- Picioare reglabile pe înălțime față și spate
- Oprit or ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii





Frigider adecvat pentru instalarea sub blat



86-92

URc 375i

Asamblare/design ușă: Ușă fixă / Aparat sub blatul de lucru integrabil

Clasa de eficiență energetică:



Consum de energie pe an/24 ore: 60 / 0,164 kWh

Volum total ¹: 134 l

Volum: Compartimentul frigiderului: 134,6 l

Nivel zgomot / clasă zgomot: 32 db(A) / B SuperSilent

Clasa climatică: SN-T (+10 °C - +43 °C)

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 86 - 92 / 60 / min. 56,0

Easy
Fresh

Super
Cool

Soft
System

Touch &
Swipe
Display

Smart
Device

Fresh
Air

Comandă

- Display TFT color de 2,4"
- Afișaj digital al temperaturii
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic
- Siguranță pentru copii

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Raft lateral plastic, Variabil Tavă pentru ouă, Cutie pentru unt
- Rafturi de depozitare GlassLine: 2, dintre care divizibile: 1
- Sertare EasyFresh: 1
- Iluminare LED în tavan

Alte beneficii ale dotărilor

- Picioare reglabile pe înălțime față și spate
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii

Frigider potrivit pentru instalarea sub blat



↑
86-92
↓

URc 3701

Asamblare/design ușă: Ușă fixă / Aparat sub blatul de lucru integrabil

Clasa de eficiență energetică:	
Consum de energie pe an/24 ore:	92 / 0,252 kWh
Volum total ¹ :	115 l
Volum: Compartimentul frigiderului: 101 l / Compartimentul congelatorului: 14 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	34 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-ST (+10 °C - +38 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	86 - 92 / 60 / min. 56,0



Comandă

- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic
- Siguranță pentru copii

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Raft lateral plastic, Tavă pentru ouă
- Rafturi de depozitare GlassLine: 2
- Sertare EasyFresh: 0
- Jumătate de compartiment pentru fructe și legume, Compartiment universal

Compartimentul congelatorului

- Compartiment congelator cu 4 stele
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 9,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 2,00 kg

Alte beneficii ale dotărilor

- Picioare reglabile pe înălțime față și spate



↑
82-88
↓

URd 3601

Asamblare/design ușă: Ușă fixă / Aparat sub blatul de lucru integrabil

Clasa de eficiență energetică:	
Consum de energie pe an/24 ore:	115 / 0,315 kWh
Volum total ¹ :	106 l
Volum: Compartimentul frigiderului: 91,9 l / Compartimentul congelatorului: 14 l	
Nivel zgomot / clasă zgomot:	34 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	82 - 88 / 60 / min. 56,0



Comandă

- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic
- Siguranță pentru copii

Compartiment de răcire (și BioFresh)

- Raft lateral plastic, Tavă pentru ouă
- Rafturi de depozitare GlassLine: 2
- Sertare EasyFresh: 0
- Jumătate de compartiment pentru fructe și legume, Compartiment universal

Compartimentul congelatorului

- Compartiment congelator cu 4 stele
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 9,00 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 2,00 kg

Alte beneficii ale dotărilor

- Picioare reglabile pe înălțime față și spate

Frigider potrivit pentru instalarea sub blat



86-92

URc 3700

Asamblare/design ușă: Ușă fixă / Aparat sub blatul de lucru integrabil

Clasa de eficiență energetică:	
Consum de energie pe an/24 ore:	60 / 0,164 kWh
Volum total ¹ :	134 l
Volum:	Compartimentul frigiderului: 134,6 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	32 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	86 - 92 / 60 / min. 56,0



Comandă

- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic
- Siguranță pentru copii

Compartiment de răcire (și

BioFresh)

- Raft lateral plastic, Tavă pentru ouă
- Rafturi de depozitare GlassLine: 3
- Sertare EasyFresh: 0
- Jumătate de compartiment pentru fructe și legume, Compartiment universal

Alte beneficii ale dotărilor

- Picioare reglabile pe înălțime față și spate
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii



82-88

URd 3600

Asamblare/design ușă: Ușă fixă / Aparat sub blatul de lucru integrabil

Clasa de eficiență energetică:	
Consum de energie pe an/24 ore:	74 / 0,202 kWh
Volum total ¹ :	127 l
Volum:	Compartimentul frigiderului: 127 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	34 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	82 - 88 / 60 / min. 56,0



Comandă

- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic
- Siguranță pentru copii

Compartiment de răcire (și

BioFresh)

- Raft lateral plastic, Tavă pentru ouă
- Rafturi de depozitare GlassLine: 3
- Sertare EasyFresh: 0
- Jumătate de compartiment pentru fructe și legume, Compartiment universal

Alte beneficii ale dotărilor

- Picioare reglabile pe înălțime față și spate
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii

Congelator potrivit pentru instalare sub blat



86-92

SUFNC 375i

Asamblare/design ușă: Ușă fixă / Aparat sub blatul de lucru integrabil

Clasa de eficiență energetică:	
Consum de energie pe an/24 ore:	121 / 0,331 kWh
Volum total ¹ :	80 l
Volum:	Compartimentul congelatorului: 80 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	32 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	86 - 92 / 60 / min. 56,0



Comandă

- Display TFT color de 2,4"
- Afișaj digital al temperaturii inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic
- Siguranță pentru copii

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 3, cu ghidaj integrat pentru sertar, VarioSpace
- Tăviță pentru cuburi de gheață cu capac
- Iluminare LED
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 12,40 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 9,70 kg

Alte beneficii ale dotărilor

- Încălzire perete lateral pe ambele părți, adecvat pentru combinarea cu alte frigider, congelatoare și/sau aparate pentru vinuri



82-88

SUFND 365i

Asamblare/design ușă: Ușă fixă / Aparat sub blatul de lucru integrabil

Clasa de eficiență energetică:	
Consum de energie pe an/24 ore:	150 / 0,41 kWh
Volum total ¹ :	74 l
Volum:	Compartimentul congelatorului: 74 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	34 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	82 - 88 / 60 / min. 56,0



Comandă

- Display TFT color de 2,4"
- Afișaj digital al temperaturii inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic
- Siguranță pentru copii

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 3, cu ghidaj integrat pentru sertar, VarioSpace
- Tăviță pentru cuburi de gheață cu capac
- Iluminare LED
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 12,40 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 8,20 kg

Alte beneficii ale dotărilor

- Încălzire perete lateral pe ambele părți, adecvat pentru combinarea cu alte frigider, congelatoare și/sau aparate pentru vinuri

Congelator potrivit pentru instalarea sub blat



86-92

SUFC 3703

Asamblare/design ușă: Ușă fixă / Aparat sub blatul de lucru integrabil

Clasa de eficiență energetică:	
Consum de energie pe an/24 ore:	113 / 0,309 kWh
Volum total ¹ :	94 l
Volum:	Compartimentul congelatorului: 95 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	34 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	86 - 92 / 60 / min. 56,0



Comandă

- Alarmă în caz de defecțiune: acustic
- Alarmă ușă: acustic
- Siguranță pentru copii

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 3, cu ghidaj integrat pentru sertar, VarioSpace
- Tăviță pentru cuburi de gheață
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 17,50 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 7,20 kg

Alte beneficii ale dotărilor

- Încălzire perete lateral pe ambele părți, adecvat pentru combinarea cu alte frigider, congelatoare și/sau aparate pentru vinuri
- Picioare reglabile pe înălțime față și spate
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii



82-88

SUFD 3603

Asamblare/design ușă: Ușă fixă / Aparat sub blatul de lucru integrabil

Clasa de eficiență energetică:	
Consum de energie pe an/24 ore:	140 / 0,383 kWh
Volum total ¹ :	87 l
Volum:	Compartimentul congelatorului: 88 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	34 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	82 - 88 / 60 / min. 56,0



Comandă

- Alarmă în caz de defecțiune: acustic
- Alarmă ușă: acustic
- Siguranță pentru copii

Compartimentul congelatorului

- Sertare: 3, cu ghidaj integrat pentru sertar, VarioSpace
- Tăviță pentru cuburi de gheață
- Timp de depozitare în caz de defecțiune: 17,50 h
- Capacitate de congelare în 24 h: 6,80 kg

Alte beneficii ale dotărilor

- Încălzire perete lateral pe ambele părți, adecvat pentru combinarea cu alte frigider, congelatoare și/sau aparate pentru vinuri
- Picioare reglabile pe înălțime față și spate
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii



EWTgb 3583 Vinidor

Vitrine pentru vinuri



Vitrine pentru vinuri

Domenii de temperaturi

+ 5 °C până la + 20 °C

+ 5 °C până la + 20 °C

+ 5 °C până la + 20 °C



**1
Zone**

**2
Zones**

**3
Zones**

Vitrine de depozitare climatizată a vinurilor

Vinidor | Vinidor Selection

- Cu una, două sau trei zone de temperatură separate
- Perfecte pentru păstrarea vinurilor roșii, vinurilor albe și/sau șampaniei la temperatura ideală
- Oferă flexibilitate deplină datorită zonelor de temperatură de dimensiuni diferite
- Pentru amplasare reprezentativă în bucătărie sau living, cu accent pe modelele cu ușă din sticlă

Domeniul de temperatură

+ 5 °C până la + 20 °C



**1
Zone**

Vitrine de depozitare a vinurilor

GrandCru | GrandCru Selection

- Cu o singură zonă de temperatură
- Reproduc condițiile unei pivnițe de vinuri
- Special concepute pentru o capacitate mare de sticle și pentru depozitare și învechire, dar pot păstra și un stoc mai mare de vin la temperatura pentru degustare.
- Pentru depozitarea cea mai eficientă energetic, fără influențe externe, se recomandă ușile pline

Domeniul de temperatură

+ 5 °C până la + 20 °C



**1
Zone**

Vitrine pentru servirea vinurilor


Perfection

- Pentru cerințele specifice din restaurante, catering și comerțul cu vinuri
- Pentru utilizare intensivă și servicii prompte pentru clienți
- Detalii pentru optimizarea siguranței, igienei, robusteții și iluminării atrăgătoare
- Partener de încredere și elegant pentru vânzarea și servirea vinului



Vitrine compacte

- Răcire pentru cerințe speciale într-un format compact
- Vitrina pentru depozitarea vinului este perfectă pentru prezentarea unui număr mic de sticle
- Trabucurile valoroase sunt păstrate în condiții optime de depozitare în umiditate








Dimensiunea sticlei tip Bordeaux (0,75 l)

Toate specificațiile privind capacitatea de sticle se referă la aceste dimensiuni.

Vitrine pentru vinuri | Prezentare generală a gamei de produse

Vinidor Selection
Vinidor
GrandCru Selection
GrandCru
Perfection

Vitrine pentru vinuri complet încorporabile



Vitrine pentru vinuri cu montare sub blatul de lucru

Vitrine de depozitare climatizată a vinurilor

Ușă din sticlă neagră / TipOpen	EWGbi 3583	EWGbi 2383	EWGbi 1683		UWgbi 3782	UWgbi 3682
Ușă din sticlă / compatibilă cu panou / TipOpen	EWGdf 3553	EWGdf 2353	EWGdf 1653		UWpri 3782	
Ușă din sticlă / compatibilă cu panou					UWpri 3762	UWpri 3662
					UWpri 3761	UWpri 3661
Ușă plină / compatibilă cu panou / TipOpen						UWpri 3672
Ușă din sticlă neagră / mâner încadrat						UWgbi 3632
						UWgbi 3631








Vitrine de depozitare a vinurilor

Ușă din sticlă neagră/TipOpen				WKEgb 582		
-------------------------------	--	--	--	-----------	--	--

Vitrine pentru vinuri independente

← 75 →

← 70 →



Vitrine pentru vinuri compacte

Vitrine de depozitare climatizată a vinurilor

Ușă din sticlă neagră		WPgbi 7483	WPgbi 5283			
		WPgbi 7473	WPgbi 5273			
		WPgbi 7472	WPgbi 5272			
Ușă din sticlă BlackSteel			WPbsi 5252	WPbsi 5052		
Ușă plină BlackSteel			WSbsi 5252			
Ușă din sticlă SmartSteel			WPsd 5252		WPsd 4652	

Vitrine de depozitare a vinurilor*

Ușă din sticlă neagră			WPbli 5231	WPbli 5031		
				WPbli 5001	WPbli 4601	WPbli 4201
Ușă plină neagră	WSbli 7731		WSbli 5231	WSbli 5031		
				WSbli 5001	WSbli 4601	WSbli 4201
Ușă din oțel inoxidabil cu sticlă						WKes 653

Vitrine pentru servirea vinurilor

Ușă din sticlă neagră	WFBli 7741		WFBli 5241	WFBli 5041		
-----------------------	------------	--	------------	------------	--	--

Humidor

						ZKes 453
--	--	--	--	--	--	----------

* Înălțime +2,3 cm balama ușă
Pentru dimensiunile exacte ale aparatului, consultați descrierea acestuia

Tipologie

Litere					Cifre			
E	W	T	g	b	1	6	8	3
E	W	T	d	f	2	3	5	3
E	W	T	g	b	3	5	8	3
1	2	3	4	5	1	2	3	4

1 Construcție

E Complet încorporabilă

2 + **3** Grup de produse

WT Vitrină de depozitare climatizată a vinurilor

4 + **5** Materiale

df Compatibil cu panou
gb GlassBlack

1 + **2** Nișă*

16 88 cm
23 122 cm
35 178 cm

3 + **4** Opțiuni pentru mânere

53 Mâner pentru mobilier
83 TipOpen/fără mâner

Tipologie

Litere

U	W	g	b	
U	W	p	r	i
U	W	p	r	i

1

2

3

4

5

Cifre

3	6	3	1
3	6	6	2
3	7	8	2

1

2

3

4

1

Construcție

U Sub blat

2

Grup de produse

W Vitrină pentru vinuri

3 + 4

Materiale

pr Compatibil cu panou

gb GlassBlack

es Oțel inoxidabil

5

Conectivitate

i SmartDeviceBox inclus

1 + 2

Nișă*

36 82 – 88 cm

37 86 – 92 cm

3

Opțiuni pentru mânere

3 Ușă de sticlă/mâner încastrat

6 Ușă de sticlă/mâner pentru mobilier

7 Ușă plină/TipOpen

8 Ușă de sticlă/TipOpen

4

Număr de zone de temperatură

1 1 zonă

2 2 zone

Prezentare pe scurt a dotarilor

Vin

1 Zone	Cu temperatură constantă în întregul spațiu interior, reglabilă de la +5°C până la +20°C.
2 Zones	Cu două zone de temperatură, reglabile independent una de cealaltă cu o precizie de un grad de la +5°C până la +20°C.
3 Zones	Cu trei zone de temperatură, reglabile independent una de cealaltă cu o precizie de un grad de la +5°C până la +20°C.
Temp Protect Plus	Doi senzori măsoară permanent temperatura din frigiderul de vin. La o modificare critică se emite o notificare.*
Power Chill	Sticlele nou depozitate sunt răcite rapid și automat la temperatura ideală de servire.
Humidity Control	Umiditatea aerului poate fi reglată activ în pași de 5% între 50% și 80% umiditate relativă**.
Humidity Select	Umiditatea aerului poate fi reglată în două trepte: „Standard” sau „Înalt”.
Fresh Air	Pentru un buchet nealterat, un filtru cu carbon activ captează în mod fiabil mirosurile de orice fel.
UV Protect Plus	Protecție triplă: Ușa fumurie din sticlă cu două straturi din metal catodic protejează foarte eficient împotriva radiației solare.
UV Protect	Protecție dublă: Ușa fumurie din sticlă cu un strat din metal catodic protejează eficient împotriva radiației solare.
Flex Fit	Adaptat pentru sticle de orice dimensiune.
Sommelier Board	Pentru prezentare eficientă și pentru decantare: Raft din lemn cu display pentru sticle din oțel inoxidabil, cutie de lemn pentru ustensile de decantare și spațiu pentru temperarea prealabilă a paharelor de vin.
Vibrate Safe	Sistemul integrat de răcire cu amortizare a vibrațiilor permite o maturare neperturbată a vinului.

Design

Steel Interior	Nu doar un simplu element de design atractiv: Peretele posterior din oțel inoxidabil SmartSteel asigură o circulație echilibrată a aerului.
Light Tower	Noul concept de iluminare luminează interiorul în mod egal și susține rafturile de sticlă. Flexibil, cu economie de spațiu, inedit.
Light Column	Coloana de lumină cu LED dispusă de sus până jos iluminează uniform spațiul interior. Pe o parte sau pe ambele părți, în funcție de serie.
Presentation Light	Pune în evidență în mod eficient colecția de vinuri chiar și atunci când ușa de sticlă este închisă. Intensitate reglabilă prin intermediul afișajului.*
LED	Cu reducere a căldurii, eficiență energetică și fără necesar de întreținere pentru o iluminare optimă.

Confort și flexibilitate

Soft System	Închidere deosebit de delicată a ușii interioare, chiar și atunci când este complet încărcată, în mod automat de la un unghi de deschidere de aprox. 30°.
Telescopic Rails	Sertare pe șine telescopice ușor manevrabile pentru tragere afară și împingere înăuntru confortabilă și îndepărtare convenabilă.
Tip Open	Ușa din sticlă se deschide la 7 cm atunci când este atinsă pentru o prindere convenabilă și o deschidere completă.
Super Silent	Liniște – ascultați cu atenție: Aparatul dumneavoastră Liebherr este atât de silențios încât trebuie să ciuliți urechile pentru a-l auzi.
Touch & Swipe-Display	Operare intuitivă a frigiderului – prin simpla atingere și glisare pe afișaj.
Touch-Display	Cu ecranul tactil cu prezentare de ansamblu, un aparat Liebherr poate fi operat printr-o simplă atingere.
Presentation Board	Scoate în evidență vinurile rafinate și servește la prezentarea sticlelor deja deschise.
eDoor Lock	Sistemul electronic de blocare a ușii împiedică operarea neautorizată și deblochează frigiderul de vin numai după introducerea unui PIN.*
Door Lock	Încuietarea mecanică a ușii asigură în permanență siguranța colecției de vinuri de înaltă clasă. Încuietarea este montată încastrată și se integrează discret în designul general.
Easy Serve Basket	Coșul pentru sticle oferă o depozitare clară și acces facil.
Self Closing Door	Ușa vitrinei de vinuri se închide la o deschidere de mai puțin de 90° complet lin de la sine.
Easy Fill	Ajutor de încărcare pentru umplerea ușoară a vitrinei de vinuri. De la un unghi de 90° rămâne deschisă ușa.

Conectivitate

Smart Device	Prin SmartDeviceBox este posibilă controlarea aparatului și utilizarea de servicii suplimentare prin intermediul calculatorului și a telefonului mobil inteligent.
Smart Device ready	Pentru a permite controlarea aparatului și utilizarea de servicii suplimentare prin intermediul calculatorului și a telefonelor mobile inteligente, SmartDeviceBox se poate monta ulterior. Disponibil ca accesoriu.

Grupă specială de produse

Cigar	Cel mai bun climat pentru trabucuri fine cu dotari inovatoare.
-------	--



WPbl 5001 GrandCru

Dotări standard

	Vitrine încorporabile pentru depozitarea vinurilor GrandCru	Vitrine încorporabile pentru temperarea vinurilor Vinidor
Calitate	Intervalul de temperatură reglabil într-o singură zonă: de la +5 °C până la +20 °C	Intervalul de temperatură reglabil în 2 zone: de la +5 °C până la +20 °C
	Afișaj permanent al temperaturii reale	Afișaj permanent al temperaturii reale pentru fiecare zonă
	Geam UV și de siguranță dublu (UVProtect)	Geam UV și de siguranță dublu (UVProtect)
	Depozitare cu amortizare antivibrații (VibrateSafe)	Depozitare cu amortizare antivibrații (VibrateSafe)
	Garnitură a ușii interschimbabilă	Garnitură a ușii interschimbabilă
Climat agreabil	Umiditate reglabilă a aerului datorită sistemului HumiditySelect	Umiditate reglabilă a aerului datorită sistemului HumiditySelect
	Filtru FreshAir	Filtru FreshAir
Confort și flexibilitate		Separator de zonă cu suport de depozitare a sticlelor din material plastic
		Raftul rabatabil din lemn
		Amortizare a închiderii SoftSystem
	Rafturi din lemn, parțial pe șine telescopice	Rafturi din lemn, parțial pe șine telescopice
Design și lifestyle	Iluminat de plafon cu LED, activabil permanent, cu intensitate reglabilă* respectiv LightColumn pe ambele părți	Iluminat de plafon cu LED în fiecare zonă, activabil permanent și cu intensitate reglabilă
	Panou posterior: metalic, gri grafit	Panou posterior: BlackSteel
	Display tactil	Display tactil
	Lumină de prezentare, cu intensitate reglabilă*	Lumină de prezentare, cu intensitate reglabilă
	Mâner tip baghetă din aluminiu, mâner încastat sau fără mâner (TipOpen)*	Deschidere fără mâner datorită tehnicii TipOpen*
		Integrabil în mobilier*
Securitate	TempProtect	TempProtect
	Alarmă pentru ușă, temperatură și întrerupere de curent	Alarmă pentru ușă, temperatură și întrerupere de curent
	Alarmă acustică și optică pe display	Alarmă acustică și optică pe display

* în funcție de model

Vitrine pentru vinuri complet încorporabile



EWTdf 3553 Vinidor

Caracteristici unice



Ușa de sticlă

Ușa de sticlă fără mâner garantează o integrare perfectă într-o bucătărie minimalistă fără mânere. Nu doar oferă protecție împotriva radiațiilor UV, dar asigură și vizibilitate a vinurilor depozitate.



Aparate silențioase

Aceste aparate sunt extrem de silențioase datorită designului și componentelor proiectate pentru un zgomot redus.



Tehnologia TipOpen

Ușa netedă fără mâner garantează o integrare perfectă într-o bucătărie minimalistă fără mânere. Nu doar că vă oferă protecție împotriva radiațiilor UV dar vă asigură și vizibilitate a vinurilor depozitate. Tehnologia TipOpen deschide ușa 7 cm când este atinsă și în cazul în care ușa nu este mai larg deschisă în decurs de 3 secunde, se va închide printr-un sistem amortizat automat.



Electronica inovatoare

Electronica inovatoare cu display LCD cu comenzi tactile asigură menținerea constantă a temperaturii selectate în fiecare zonă. Afișajul digital al temperaturii indică nivelul de temperatură selectat. Comenzile sunt ușor de folosit și funcțiile disponibile permit ca operarea să fie ușoară și prietenoasă.



Iluminare cu LED-uri

Toate aparatele Vinidor sunt dotate cu un sistem inovativ de iluminare cu LED-uri, care asigură o iluminare uniformă a interiorului. Degajarea minimă de căldură a LED-urilor permite prezentarea iluminată a vinurilor pentru o perioadă îndelungată.



SoftSystem

Sistemul SoftSystem amortizează mișcarea la închiderea ușii. Astfel se asigură o închidere deosebit de lină și sunt împiedicate șocurile care pot afecta vinurile. În mod suplimentar, de la un unghi de închidere de la cca. 30°, ușa se închide automat.



Raftul de prezentare

Raftul de prezentare este ideal pentru prezentarea vinurilor fine și pentru păstrarea în siguranță a sticlelor deschise.



Filtrul de cărbune activ FreshAir

Filtrul de cărbune activ FreshAir purifică aerul ce intră și blochează mirosurile neplăcute. Este ușor de înlocuit și garantează o calitate optimă a aerului.



Sertar pentru accesorii la aparatele de depozitare a vinurilor

În sertarul pentru accesorii cu funcționare ușoară, accesoriile pentru vin pot fi depozitate direct sub modelelor WKE de frigidere de depozitare climatizată a vinurilor. Datorită unei inserții practice, paharele de vin pot fi depozitate în siguranță. Sertarul pentru accesorii completează și transformă nișa de 45 cm într-o nișă de 60 cm.



Șine telescopice

Aparatele Vinidor sunt echipate cu rafturi masive din lemn pe șine telescopice. Rafturile prelucrate manual, din lemn netratat sunt ideale pentru depozitarea sigură a sticlelor Bordeaux, asigurând totodată o vedere clară asupra sticlelor și un acces facil la acestea.



Sistemul clip-on

Cu sistemul clip-on se poate scrie direct pe etichetă și se asigură o vedere de ansamblu clară și rapidă a stocului de vin.



Conceptul Side-by-Side

Combinați aparatele Liebherr cu o flexibilitate completă pentru a se potrivi nevoilor de prospețime ale clienților dumneavoastră. Toate modelele marcate cu Side-by-Side pot fi combinate pe verticală și/sau orizontală pentru a forma o soluție personalizată, perfectă pentru toate nevoile de depozitare.

Frigider de temperare a vinurilor încorporabil



↑
122
↓

EWTgb 2383

Asamblare/design ușă: La același nivel Ușă din sticlă izolantă / Aparat încorporat integrabil

Clasa de eficiență energetică:	
Consum de energie pe an/24 ore:	153 / 0,419 kWh
Număr maxim de sticle de Bordeaux de 0,75 l ² :	51
Volum total ¹ :	171 l
Volum:	Compartiment pentru vinuri: 171,0 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	31 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN (+10 °C - +32 °C)
Tür:	Negru Ușă din sticlă izolantă, fără mâner și fără cadru
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	122 - 123,6 / 56 - 57 / min. 55,0

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	LED	Tip Open
Super Silent	Presentation Board						

Comandă

- Display LC, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii pentru ambele zone pentru vinuri
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: acustic
- Siguranță pentru copii

Compartiment pentru vinuri

- Zone de temperatură: 2, reglabil între +5 °C până la +20 °C
- Iluminare LED activabil permanent, intensitate reglabilă
- Rafturi din lemn de fag
- Rafturi: 6, pe sertare telescopice: 4, dintre care rafturi de prezentare: 1
- Răcire cu aer recirculat, Alimentare cu aer proaspăt prin filtrul cu carbon activ FreshAir

Alte beneficii ale dotărilor

- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil



↑
122
↓

EWTdf 2353

Asamblare/design ușă: Ușă din sticlă izolantă / Aparat încorporat integrabil în mobilier

Clasa de eficiență energetică:	
Consum de energie pe an/24 ore:	151 / 0,413 kWh
Număr maxim de sticle de Bordeaux de 0,75 l ² :	48
Volum total ¹ :	159 l
Volum:	Compartiment pentru vinuri: 159,0 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	32 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-ST (+10 °C - +38 °C)
Tür:	Ușă din sticlă izolantă pregătit pentru cadru integrabil în mobilier
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	122 - 123,6 / 56 - 57 / min. 55,0

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	LED	Super Silent
Presentation Board							

Comandă

- Display LC, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii pentru ambele zone pentru vinuri
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: acustic
- Siguranță pentru copii

Compartiment pentru vinuri

- Zone de temperatură: 2, reglabil între +5 °C până la +20 °C
- Iluminare interioară LED cu funcție de pornire/oprire, reglabilă, intensitate reglabilă
- Rafturi din lemn de fag
- Rafturi: 6, pe sertare telescopice: 4, dintre care rafturi de prezentare: 1
- Răcire cu aer recirculat, Alimentare cu aer proaspăt prin filtrul cu carbon activ FreshAir

Alte beneficii ale dotărilor

- Picioare reglabile pe înălțime față



88

EWTgb 1683

Asamblare/design ușă: La același nivel
Ușă din sticlă izolantă / Aparat încorporat integrabil

Clasa de eficiență energetică:	A G
Consum de energie pe an/24 ore:	143 / 0,391 kWh
Număr maxim de sticle de Bordeaux de 0,75 l ² :	33
Volum total ¹ :	105 l
Volum:	Compartiment pentru vinuri: 105,0 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	32 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN (+10 °C - +32 °C)
Tură:	Negru Ușă din sticlă izolantă, fără mâner și fără cadru
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	LED	Tip Open
Super Silent	Presentation Board						

Comandă

- Display LC, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii pentru ambele zone pentru vinuri
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: acustic
- Siguranță pentru copii

Alte beneficii ale dotărilor

- Picioare reglabile pe înălțime față
- Oprit or ușă: dreapta interschimbabil
- Balama de ușă ascunsă cu limitarea deschiderii
- TipOpen

Compartiment pentru vinuri

- Zone de temperatură: 2, reglabil între +5 °C până la +20 °C
- Iluminare interioară LED cu funcție de pornire/oprire, reglabilă , intensitate reglabilă
- Rafturi din lemn de fag
- Rafturi: 4, pe sertare telescopice: 2, dintre care rafturi de prezentare: 1
- Răcire cu aer recirculat, Alimentare cu aer proaspăt prin filtrul cu carbon activ FreshAir



88

EWTdf 1653

Asamblare/design ușă: Ușă din sticlă izolantă / Aparat încorporat integrabil în mobilier

Clasa de eficiență energetică:	A G
Consum de energie pe an/24 ore:	142 / 0,389 kWh
Număr maxim de sticle de Bordeaux de 0,75 l ² :	30
Volum total ¹ :	97 l
Volum:	Compartiment pentru vinuri: 97,0 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	32 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-ST (+10 °C - +38 °C)
Tură:	Ușă din sticlă izolantă pregătit pentru cadru integrabil în mobilier
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	LED	Super Silent
Presentation Board	Tip Open						

Comandă

- Display LC, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii pentru ambele zone pentru vinuri
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: acustic
- Siguranță pentru copii

- Oprit or ușă: dreapta interschimbabil
- Balama de ușă ascunsă cu limitarea deschiderii

Compartiment pentru vinuri

- Zone de temperatură: 2, reglabil între +5 °C până la +20 °C
- Iluminare interioară LED cu funcție de pornire/oprire, reglabilă , intensitate reglabilă
- Rafturi din lemn de fag
- Rafturi: 4, pe sertare telescopice: 2, dintre care rafturi de prezentare: 1
- Răcire cu aer recirculat, Alimentare cu aer proaspăt prin filtrul cu carbon activ FreshAir

Alte beneficii ale dotărilor

- Picioare reglabile pe înălțime față

Frigider de temperare a vinurilor încorporabil



↑
178
↓

EWTgb 3583

Vinidor

Asamblare/design ușă: **La același nivel** Ușă din sticlă izolantă / Aparat încorporat integrabil

Clasa de eficiență energetică:	
Consum de energie pe an/24 ore:	165 / 0,452 kWh
Număr maxim de sticle de Bordeaux de 0,75 l ² :	83
Volum total ¹ :	276 l
Volum:	Compartiment pentru vinuri: 276,0 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	32 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN (+10 °C - +32 °C)
Tür:	Negru Ușă din sticlă izolantă, fără mâner și fără cadru
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	177,2 - 178 / 56 - 57 / min. 55,0

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	LED	Soft System
Tip Open	Super Silent	Presentation Board					

Comandă

- Display LC, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii pentru ambele zone pentru vinuri
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: acustic
- Siguranță pentru copii

- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii
- Balama de ușă ascunsă cu limitarea deschiderii
- TipOpen

Compartiment pentru vinuri

- Zone de temperatură: 2, reglabil între +5 °C până la +20 °C
- Iluminare interioară LED cu funcție de pornire/oprire, reglabilă, intensitate reglabilă
- Rafturi din lemn de fag
- Rafturi: 10, pe sertare telescopice: 8, dintre care rafturi de prezentare: 1
- Răcire cu aer recirculat, Alimentare cu aer proaspăt prin filtrul cu carbon activ FreshAir

Alte beneficii ale dotărilor

- Picioare reglabile pe înălțime față



↑
178
↓

EWTdf 3553

Vinidor

Asamblare/design ușă: **Ușă din sticlă izolantă / Aparat încorporat integrabil în mobilier**

Clasa de eficiență energetică:	
Consum de energie pe an/24 ore:	162 / 0,443 kWh
Număr maxim de sticle de Bordeaux de 0,75 l ² :	80
Volum total ¹ :	259 l
Volum:	Compartiment pentru vinuri: 259,0 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	32 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-ST (+10 °C - +38 °C)
Tür:	Ușă din sticlă izolantă pregătită pentru cadru integrabil în mobilier
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	177,2 - 178 / 56 - 57 / min. 55,0

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	LED	Soft System
Super Silent	Presentation Board	Tip Open					

Comandă

- Display LC, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii pentru ambele zone pentru vinuri
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: acustic
- Siguranță pentru copii

- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii
- Balama de ușă ascunsă cu limitarea deschiderii

Compartiment pentru vinuri

- Zone de temperatură: 2, reglabil între +5 °C până la +20 °C
- Iluminare interioară LED cu funcție de pornire/oprire, reglabilă, intensitate reglabilă
- Rafturi din lemn de fag
- Rafturi: 10, pe sertare telescopice: 8, dintre care rafturi de prezentare: 1
- Răcire cu aer recirculat, Alimentare cu aer proaspăt prin filtrul cu carbon activ FreshAir

Alte beneficii ale dotărilor

- Picioare reglabile pe înălțime față



Vitrine pentru vinuri cu montare sub blatul de lucru

Montarea sub blatul de lucru este atât de ușoară

**Înălțime de montare
sub blatul de lucru**

New

Premieră:

înălțime nouă de montare sub blatul
de lucru 86 – 92 cm

Design plintă

Design plintă nouă, minimalistă, cu grile de
ventilație mai mici

Plinte

Plinte reglabile din oțel inoxidabil

Piciorușe de poziționare

Patru piciorușe de poziționare reglabile din
față pentru o aliniere ușoară și optimă

Side-by-Side

În combinație cu un congelator cu montare sub
blatul de lucru se poate poziționa Side-by-Side
fără perete de mobilier

Modele încorporabile în mobilier

- Înlocuitor cu front decorativ existent
- La o nouă planificare cu folosirea frontului
din bucătărie
- Cu fronturi din oțel inoxidabil ca accesorii
(pentru ambele înălțimi, fără siglă/fără
mâner, cu găuri de prindere pre-existente)

Volum de răcire mai mare



Vitrine pentru vinuri cu montare sub blatul de lucru



Vitrine pentru vinuri


Vitrine pentru vinuri cu montare sub blatul de lucru | Dotare standard

	Vinidor	Vinidor Selection
Calitate	Menținere constantă a temperaturii	Menținere constantă a temperaturii
	Interval de temperatură reglabil într-una sau două zone: +5 °C până la +20 °C	Interval de temperatură reglabil într-una sau două zone: +5 °C până la +20 °C
	Afișare constantă a temperaturii curente în fiecare zonă	Afișare constantă a temperaturii curente în fiecare zonă
	Geam dublu securizat cu protecție anti-UV (UVProtect)	Geam triplu securizat cu protecție anti-UV (UVProtect Plus) *
	Depozitare cu un nivel scăzut de vibrații (VibrateSafe)	Depozitare cu un nivel scăzut de vibrații (VibrateSafe)
	Garnitură a ușii interschimbabilă	Garnitură a ușii interschimbabilă
Climat optim	4 picioare de poziționare reglabile pe înălțime	4 picioare de poziționare reglabile pe înălțime
		Umiditate reglabilă a aerului grație sistemului HumiditySelect
	Filtru FreshAir în separatorul de zone sau în panou, cu notificare pentru înlocuire.	Filtru FreshAir în separatorul de zone sau în panou, cu notificare pentru înlocuire.
Confort și flexibilitate	Reglarea temperaturii în pași de câte 1 °C	Reglarea temperaturii în pași de câte 1 °C
	Separator de zone cu raft din plastic pentru sticle	Separator de zone cu raft din plastic pentru sticle
		Amortizare a închiderii SoftSystem
	Rafturi metalice cu front din lemn și mecanism SoftTelescopic cu închidere automată amortizată	Rafturi din lemn FlexFit cu mecanism de închidere automată SoftTelescopic
	Raft inferior glisant pentru depozitare orizontală	Raft inferior glisant pentru depozitare orizontală cu mecanism SoftTelescopic cu închidere automată amortizată
	Patru suporturi pentru sticle în modelele cu o singură zonă	Patru suporturi pentru sticle în modelele cu o singură zonă
Design și stil de viață	Afișaj: alegere între 9 limbi (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)	Afișaj: alegere între 12 limbi (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/ BG/RU/ZH-CN)
	Iluminat în plafon cu LED-uri	LightTower *
	Afișaj tactil	Ecran Touch & Swipe
	Lumină de prezentare	Lumină de prezentare pentru modelele cu ușă din sticlă
	Ușă GlassBlack cu mâner orizontal încastrat	Compatibil cu panou sau ușă GlassBlack, TipOpen *
Siguranță	Nivel redus de zgomot 34 dB(A)	Nivel redus de zgomot 34 dB(A)
	TempProtect Plus	TempProtect Plus
	Alarmă pentru ușă, temperatură și întrerupere de curent	Alarmă pentru ușă, temperatură și întrerupere de curent
	Alarmă emisă atât acustic, cât și vizual pe afișaj, prin iluminare și mesaj push prin SmartDevice **	Alarmă emisă atât acustic, cât și vizual pe afișaj, prin iluminare și mesaj push prin SmartDevice **
Conectivitate *	Blocarea afișajului	Blocarea afișajului
		Încuietoare mecanică pentru ușă, cu posibilitate de postechipare
	Cu posibilitate de postechipare	Integrat (modelul „I”)
	Lumină de prezentare **	Lumină de prezentare pentru modelele cu ușă din sticlă **
	Setarea temperaturii în trepte de 1 °C **	Setarea temperaturii în trepte de 1 °C **
	Afișare și control al funcțiilor relevante ale aparatului **	Afișare și control al funcțiilor relevante ale aparatului **
* prin aplicația SmartDevice		Dotările diferențiatore sunt evidențiate în seria imediat superioară.

Vinidor


Vinidor Selection

Ușă plină / compatibilă cu frontul de mobilă




UWpri 3672

Ușă din sticlă neagră / mâner încastat




UWgb 3631




UWgb 3632

Ușă din sticlă neagră / deschidere Tip Open (Push)




UWgbi 3682



UWgbi 3782


Ușă din sticlă neagră / compatibilă cu frontul de mobilă




UWpri 3662



UWpri 3661



UWpri 3762



UWpri 3782

¹ cu utilizarea suporturilor pentru patru sticle

Caracteristici unice



Raft pentru depozitare transversală

Pentru o utilizare maximă a spațiului, raftul inferior poate fi extras și oferă posibilitatea depozitării transversale până la patru sticle - Vinidor Selection.



Protecție triplă

Toate modelele cu ușă din sticlă oferă protecție unică împotriva radiațiilor UV fără precedent datorită UVProtect Plus: trei straturi de protecție din sticlă colorată și un strat dublu de metal depus în vid (Low-E).



Adaptare pentru sticle de (aproape) orice dimensiune

Rafturi personalizate simplificate: Barele detașabile ale rafturilor din lemn FlexFit permit o potrivire perfectă pentru aproape orice formă de sticlă. Prin plasarea individuală a barelor în cadru, toate sticlele sunt depozitate în siguranță și protejate împotriva vibrațiilor.



SmartDevice

Prin intermediul smartphone-ului puteți schimba setările, puteți verifica temperatura și puteți obține informații relevante de stare. Modelele Vinidor Selection sunt deja echipate cu SmartDeviceBox.



LightTower

Acum și în noile noastre frigider de vin cu montare sub blatul de lucru: Baghetele luminoase cu LED-uri de pe ambele părți laterale creează o atmosferă de iluminare unică și asigură o vedere optimă a vinurilor. Un alt punct de atracție este iluminatul de prezentare reglabil, care creează cu pricepere decorul pentru vinuri.



TipOpen

Design plus confort: Ușa se deschide cu câțiva centimetri atunci când este atinsă. Alegerea ideală pentru proiectarea bucătăriilor fără mâner. În combinație cu modelele GlassBlack și – acum în premieră – un model integrabil în mobilier. Dacă ușa nu mai este deschisă după trei secunde, SoftSystem o închide din nou.



Opțiuni decorative

Vitrinele pentru vinuri pot fi echipate cu frontul de mobilă sau cu front din oțel inoxidabil și mâner - accesorii opționale.



Filtru cu cărbune activ FreshAir

Filtrul cu cărbune activ elimină mirosurile de orice fel. Astfel, buchetul vinurilor rămâne nealterat. Aparatul vă reamintește la fiecare șase luni să schimbați filtrul, lucru pe care îl puteți face cu ușurință singur.



Mâner încastrat

La modelele Vinidor mânerul are o formă frumoasă și este plăcut la atingere. Soluția simplă pentru bucătării fără mâner.



Display tactil

La modelele Vinidor, afișajul tactil LC de înaltă calitate vă permite să selectați toate funcțiile fără efort. Elementele de meniu sunt clar aranjate. Iar pentru selectare este suficientă o apăsare ușoară cu degetul.



Display Touch & Swipe

Operarea modelelor noastre Vinidor Selection este acum deosebit de ușoară și intuitivă. Toate funcțiile pot fi selectate prin atingere și glisare.

Frigider pentru vinuri potrivit pentru instalarea sub blat pentru temperarea vinului



86-92

UWpri 3761

Asamblare/design ușă:	Ușă fixă / Aparat sub blatul de lucru integrabil
Clasa de eficiență energetică:	A G F
Consum de energie pe an/24 ore:	106 / 0,290 kWh
Număr maxim de sticle de Bordeaux de 0,75 l ² :	44
Volum total ¹ :	114 l
Volum:	Compartiment pentru vinuri: 114,4 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	34 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-ST (+10 °C - +38 °C)
Tür:	Ușă din sticlă izolantă pregătit pentru cadru integrabil în mobilier
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	86 - 92 / 60 / min. 56,5

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	UV Protect	Flex Fit	Vibrate Safe	Soft System	Super Silent
Touch & Swipe Display	Smart Device	Fresh Air	Presentation Light				

Comandă

- Display TFT color de 2,4"
- Afișaj digital al temperaturii
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic
- Siguranță pentru copii

- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii

Compartiment pentru vinuri

- Zone de temperatură: 1, reglabil între +5 °C până la +20 °C
- activabil permanent , intensitate reglabilă
- Rafturi: 5, pe sertare telescopice: 5
- Răcire cu aer recirculat, Alimentare cu aer proaspăt prin filtrul cu carbon activ FreshAir
- Reglarea umidității, prin ventilație comutabilă, în două trepte

Alte beneficii ale dotărilor

- Picioare reglabile pe înălțime față și spate



82-88

UWpri 3661

Asamblare/design ușă:	Ușă fixă / Aparat sub blatul de lucru integrabil
Clasa de eficiență energetică:	A G F
Consum de energie pe an/24 ore:	106 / 0,290 kWh
Număr maxim de sticle de Bordeaux de 0,75 l ² :	44
Volum total ¹ :	107 l
Volum:	Compartiment pentru vinuri: 107,2 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	34 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-ST (+10 °C - +38 °C)
Tür:	Ușă din sticlă izolantă pregătit pentru cadru integrabil în mobilier
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	82 - 88 / 60 / min. 56,5

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	UV Protect	Flex Fit	Vibrate Safe	Soft System	Super Silent
Touch & Swipe Display	Smart Device	Fresh Air	Presentation Light				

Comandă

- Display TFT color de 2,4"
- Afișaj digital al temperaturii
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic
- Siguranță pentru copii

- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii

Compartiment pentru vinuri

- Zone de temperatură: 1, reglabil între +5 °C până la +20 °C
- activabil permanent , intensitate reglabilă
- Rafturi: 4, pe sertare telescopice: 4
- Răcire cu aer recirculat, Alimentare cu aer proaspăt prin filtrul cu carbon activ FreshAir
- Reglarea umidității, prin ventilație comutabilă, în două trepte

Alte beneficii ale dotărilor

- Picioare reglabile pe înălțime față și spate

Frigider pentru vinuri potrivit pentru instalarea sub blat pentru temperarea vinului



82-88

UWgb 3632

Asamblare/design ușă:	Ușă fixă / Aparat sub blatul de lucru
Clasa de eficiență energetică:	A F
Consum de energie pe an/24 ore:	105 / 0,287 kWh
Număr maxim de sticle de Bordeaux de 0,75 l ² :	32
Volum total ¹ :	98 l
Volum:	Compartiment pentru vinuri: 98,2 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	36 db(A) / C
Clasa climatică:	SN-ST (+10 °C - +38 °C)
Tür:	Negru Ușă din sticlă izolanță, fără mâner și fără cadru
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	82 - 88 / 60 / min. 56,5



Comandă

- Display LC monocrom, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii pentru ambele zone pentru vinuri
- SmartDeviceBox: ca accesoriu opțional
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic
- Siguranță pentru copii

Compartiment pentru vinuri

- Zone de temperatură: 2, reglabil între +5 °C până la +20 °C
- activabil permanent, intensitate reglabilă
- Rafturi: 5, pe sertare telescopice: 3
- Răcire cu aer recirculat, Alimentare cu aer proaspăt prin filtrul cu carbon activ FreshAir
- Reglarea umidității, prin ventilație comutabilă, în două trepte

Alte beneficii ale dotărilor

- Picioare reglabile pe înălțime față și spate
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii



82-88

UWgb 3631

Asamblare/design ușă:	Ușă fixă / Aparat sub blatul de lucru
Clasa de eficiență energetică:	A F
Consum de energie pe an/24 ore:	106 / 0,290 kWh
Număr maxim de sticle de Bordeaux de 0,75 l ² :	44
Volum total ¹ :	110 l
Volum:	Compartiment pentru vinuri: 110,8 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	36 db(A) / C
Clasa climatică:	SN-ST (+10 °C - +38 °C)
Tür:	Negru Ușă din sticlă izolanță, fără mâner și fără cadru
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	82 - 88 / 60 / min. 56,5



Comandă

- Display LC monocrom, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii
- SmartDeviceBox: ca accesoriu opțional
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic
- Siguranță pentru copii

Compartiment pentru vinuri

- Zone de temperatură: 1, reglabil între +5 °C până la +20 °C
- activabil permanent, intensitate reglabilă
- Rafturi: 4, pe sertare telescopice: 3
- Răcire cu aer recirculat, Alimentare cu aer proaspăt prin filtrul cu carbon activ FreshAir
- Reglarea umidității, prin ventilație comutabilă, în două trepte

Alte beneficii ale dotărilor

- Picioare reglabile pe înălțime față și spate
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii

Frigider pentru vinuri potrivit pentru instalarea sub



↑
82-88
↓

UWpri 3662

Asamblare/design ușă: Ușă fixă / Aparat sub blatul de lucru integrabil

Clasa de eficiență energetică:



Consum de energie pe an/24 ore: 104 / 0,284 kWh

Număr maxim de sticle de Bordeaux de 0,75 l²: 32

Volum total¹: 92 l

Volum: Compartiment pentru vinuri: 92,4 l

Nivel zgomot / clasă zgomot: 34 db(A) / B SuperSilent

Clasa climatică: SN-ST (+10 °C - +38 °C)

Tür: Ușă din sticlă izolantă pregătită pentru cadru integrabil în mobilier

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 82 - 88 / 60 / min. 56,5



Comandă

- Display TFT color de 2,4"
- Afișaj digital al temperaturii pentru ambele zone pentru vinuri
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic
- Siguranță pentru copii

Alte beneficii ale dotărilor

- Picioare reglabile pe înălțime față și spate
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii

Compartiment pentru vinuri

- Zone de temperatură: 2, reglabil între +5 °C până la +20 °C
- activabil permanent, intensitate reglabilă
- Rafturi: 5, pe sertare telescopice: 4
- Răcire cu aer recirculat, Alimentare cu aer proaspăt prin filtrul cu carbon activ FreshAir
- Reglarea umidității, prin ventilație comutabilă, în două trepte





Frigider pentru vinuri potrivit pentru instalarea sub blat pentru temperarea vinului



82-88

UWgbi 3682

Asamblare/design ușă:	Ușă fixă / Aparat sub blatul de lucru
Clasa de eficiență energetică:	
Consum de energie pe an/24 ore:	83 / 0,227 kWh
Număr maxim de sticle de Bordeaux de 0,75 l ² :	32
Volum total ¹ :	95 l
Volum:	Compartiment pentru vinuri: 95,3 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	32 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-ST (+10 °C - +38 °C)
Tür:	Negru Ușă din sticlă izolantă, fără mâner și fără cadru
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	82 - 88 / 60 / min. 56,5

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	Light Tower	Presentation Light
Soft System	Tip Open	Super Silent	Touch & Swipe Display	Smart Device	Fresh Air		

Comandă

- Display TFT color de 2,4"
- Afișaj digital al temperaturii pentru ambele zone pentru vinuri
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic
- Siguranță pentru copii

Compartiment pentru vinuri

- Zone de temperatură: 2, reglabil între +5 °C până la +20 °C
- Rafturi: 5, pe sertare telescopice: 4
- Răcire cu aer recirculat, Alimentare cu aer proaspăt prin filtrul cu carbon activ FreshAir
- Reglarea umidității, prin ventilație comutabilă, în două trepte

Alte beneficii ale dotărilor

- Picioare reglabile pe înălțime față și spate
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil



86-92

UWgbi 3782

Asamblare/design ușă:	Ușă fixă / Aparat sub blatul de lucru
Clasa de eficiență energetică:	
Consum de energie pe an/24 ore:	83 / 0,227 kWh
Număr maxim de sticle de Bordeaux de 0,75 l ² :	38
Volum total ¹ :	104 l
Volum:	Compartiment pentru vinuri: 104,3 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	32 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-ST (+10 °C - +38 °C)
Tür:	Negru Ușă din sticlă izolantă, fără mâner și fără cadru
Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a):	86 - 92 / 60 / min. 56,5

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	Light Tower	Presentation Light
Soft System	Tip Open	Super Silent	Touch & Swipe Display	Smart Device	Fresh Air		

Comandă

- Display TFT color de 2,4"
- Afișaj digital al temperaturii pentru ambele zone pentru vinuri
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic
- Siguranță pentru copii

Compartiment pentru vinuri

- Zone de temperatură: 2, reglabil între +5 °C până la +20 °C
- Rafturi: 5, pe sertare telescopice: 4
- Răcire cu aer recirculat, Alimentare cu aer proaspăt prin filtrul cu carbon activ FreshAir
- Reglarea umidității, prin ventilație comutabilă, în două trepte

Alte beneficii ale dotărilor

- Picioare reglabile pe înălțime față și spate
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil

Frigider pentru vinuri potrivit pentru instalarea sub blat pentru temperarea vinului



86-92

UWpri 3782

Asamblare/design ușă: Ușă fixă / Aparat sub blatul de lucru integrabil

Clasa de eficiență energetică: **A F**

Consum de energie pe an/24 ore: 106 / 0,290 kWh

Număr maxim de sticle de Bordeaux de 0,75 l²: 38

Volum total¹: 101 l


Volum: Compartiment pentru vinuri: 101,8 l

Nivel zgomot / clasă zgomot: 34 db(A) / B SuperSilent

Clasa climatică: SN-ST (+10 °C - +38 °C)

Tür: Ușă din sticlă izolantă pregătit pentru cadru integrabil în mobilier

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 86 - 92 / 60 / min. 56,5



Comandă

- Display TFT color de 2,4"
- Afișaj digital al temperaturii pentru ambele zone pentru vinuri
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic
- Siguranță pentru copii
- Garnitură înlocuibilă a ușii
- TipOpen

Compartiment pentru vinuri

- Zone de temperatură: 2, reglabil între +5 °C până la +20 °C
- Rafturi: 5, pe sertare telescopice: 4
- Răcire cu aer recirculat, Alimentare cu aer proaspăt prin filtrul cu carbon activ FreshAir
- Reglarea umidității, prin ventilație comutabilă, în două trepte

Alte beneficii ale dotărilor

- Picioare reglabile pe înălțime față și spate
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil



86-92

UWpri 3762

Asamblare/design ușă: Ușă fixă / Aparat sub blatul de lucru integrabil

Clasa de eficiență energetică: **A F**

Consum de energie pe an/24 ore: 105 / 0,287 kWh

Număr maxim de sticle de Bordeaux de 0,75 l²: 38

Volum total¹: 101 l


Volum: Compartiment pentru vinuri: 101,1 l

Nivel zgomot / clasă zgomot: 34 db(A) / B SuperSilent

Clasa climatică: SN-ST (+10 °C - +38 °C)

Tür: Ușă din sticlă izolantă pregătit pentru cadru integrabil în mobilier

Dimensiuni deschidere în cm (h / l / a): 86 - 92 / 60 / min. 56,5



Comandă

- Display TFT color de 2,4"
- Afișaj digital al temperaturii pentru ambele zone pentru vinuri
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic
- Siguranță pentru copii

Compartiment pentru vinuri

- Zone de temperatură: 2, reglabil între +5 °C până la +20 °C
- activabil permanent, intensitate reglabilă
- Rafturi: 5, pe sertare telescopice: 4
- Răcire cu aer recirculat, Alimentare cu aer proaspăt prin filtrul cu carbon activ FreshAir
- Reglarea umidității, prin ventilație comutabilă, în două trepte

Alte beneficii ale dotărilor

- Picioare reglabile pe înălțime față și spate
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii



Vitrine pentru vinuri independente



Vitrine pentru vinuri

Vitrine pentru vinuri independente | Dotări standard

	Vinidor
Calitate	Menținere constantă a temperaturii
	Intervalul de temperatură reglabil în 2 zone: de la +5 °C până la +20 °C
	Afișaj permanent al temperaturii reale pentru fiecare zonă
	Geam UV și de siguranță triplu (UVProtect Plus)
	Depozitare cu amortizare antivibrații (VibrateSafe)
	Garnitură a ușii interschimbabilă
Climat agreabil	2 picioare de poziționare reglabile pe înălțime
	Umiditate reglabilă a aerului datorită sistemului HumiditySelect
	Filtru FreshAir în separatorul de zonă cu indicator pentru schimbare
	Reglarea temperaturii în pași de câte 1 °C
Confort și flexibilitate	Separator de zonă cu suport de depozitare a sticlelor din material plastic, poate fi extins cu șine din lemn FlexFit (accesoriu)
	Raftul rabatabil din lemn
	Amortizare a închiderii SoftSystem
	Rafturi din lemn, reglabile pe înălțime (rafturi suplimentare disponibile ca accesorii)
	Display: posibilitate de alegere din 9 sau 12 limbi * (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/BG/RU/ZH-CN)
Design și lifestyle	Iluminat de plafon cu LED pentru fiecare zonă
	Panou posterior: SmartSteel
	Ecran tactil (modelele SmartSteel)
	Display Touch & Swipe (modelele BlackSteel)
	Lumină de prezentare (ușă din sticlă)
	Mâner tip baghetă cu mecanism de deschidere
	Zgomot redus
	InteriorFit
Securitate	TempProtect Plus
	Alarmă pentru ușă, temperatură și întrerupere de curent
	Alarmă acustică și optică pe display, prin iluminare și mesaj de tip Push datorită SmartDevice **
	DisplayLock
Conectivitate *	SmartDevice (inclusiv SmartDeviceBox) *
	Lumină de prezentare **
	Reglarea temperaturii în pași de câte 1 °C **
	Afișaj și control al funcțiilor relevante ale aparatului **

Vinidor Selection
Menținere constantă a temperaturii
Intervalul de temperatură reglabil în 2 sau 3 zone: de la +5 °C până la +20 °C
Afișaj permanent al temperaturii reale
Geam UV și de siguranță triplu (UVProtect Plus)
Depozitare cu amortizare antivibrații (VibrateSafe)
Garnitură a ușii interschimbabilă
2 picioare de poziționare reglabile pe înălțime
Umiditate reglabilă a aerului datorită sistemului HumidityControl în StorageZone
Afișajul valorii reale a umidității aerului în StorageZone
Cutie de apă
Filtru FreshAir în fiecare separator de zonă cu indicator pentru schimbare
Reglarea temperaturii în pași de câte 1 °C
Separator de zonă cu șine din lemn FlexFit
Display pentru sticle, oțel inoxidabil
Amortizare a închiderii SoftSystem
Rafturi din lemn Flexfit cu mecanism de închidere automată SoftTelescopic
Display: posibilitate de alegere din 12 limbi (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/BG/RU/ZH-CN)
SommelierBoard *
LightTower
Panou posterior: BlackSteel
Display Touch & Swipe, în ușa din sticlă
Lumină de prezentare
Mâner încastrat vertical
Zgomot redus
InteriorFit
TempProtect Plus
Alarmă pentru ușă, temperatură și întrerupere de curent
Indicație privind umiditatea aerului
Alarmă acustică și optică pe display, prin iluminare și mesaj de tip Push datorită SmartDevice **
DisplayLock
eDoorLock, sistem electronic de blocare a ușii
SmartDevice (inclusiv SmartDeviceBox)
Lumină de prezentare **
Reglarea temperaturii în pași de câte 1 °C **
Afișaj și control al funcțiilor relevante ale aparatului **


Dotările diferite trebuie **evidențiate** la seria imediat superioară.

* în funcție de model

** prin aplicația SmartDevice

Vinidor

StainlessSteel 60 cm



WPsd 4652


max.
107

WPsd 5252

max.
155

Vinidor Selection

GlassBlack 60 cm




WPgbi 5272

max.
106

WPgbi 5273

max.
104

BlackSteel 60 cm



WPbsi 5052

max.
131


WPbsi 5252

max.
155

WSbsi 5252

max.
155

GlassBlack 70 cm



WPgbi 7472

max.
204

WPgbi 7473

max.
182

WPgbi 7483

max.
149

Caracteristici unice




TempProtect Plus

Grație TempProtect Plus, puteți sta de două ori mai liniștiți, știind că vinurile dumneavoastră sunt protejate de fluctuațiile de temperatură, deoarece vitrina dumneavoastră de temperatură a vinurilor măsoară constant temperatura folosind doi senzori de temperatură.



HumiditySelect

Pentru dopuri de plută în cea mai bună formă, umiditatea aerului poate fi reglată în două trepte: „Umiditate standard” sau „Umiditate ridicată”. Acest aspect este util pentru vin, deoarece umiditatea optimă a aerului asigură faptul că dopurile rămân umede și etanșe.



UVProtect Plus

Triplă protecție. Vitrinele de temperatură a vinurilor cu ușă din sticlă oferă protecție fără precedent împotriva radiațiilor UV: trei straturi protectoare alcătuite din sticlă fumurie și un strat dublu de metal depus în vid. Cunoscut sub numele Low-E, oferă o protecție extrem de eficientă a vinului împotriva radiațiilor solare dăunătoare.



eDoorLock

Dacă există ceva de care puteți fi siguri în viață, sunt vinurile dumneavoastră. Încuietoarea electronică a ușii le asigură; aceasta este deblocată prin introducerea unui PIN, împiedicând utilizarea neautorizată. De asemenea, este mai eficientă, deoarece metoda de deblocare comodă vă permite să deschideți ușa mai rapid. Doriți și mai multă siguranță? Aplicația noastră SmartDevice vă informează permanent dacă ușa este deschisă sau închisă.



Rafturi din lemn FlexFit

Rafturi personalizate cu ușurință: profilurile reglabile din lemn ale suporturilor de depozitare FlexFit vă permit să obțineți o potrivire perfectă pentru orice sticlă, chiar și cea de dimensiune Magnum. Prin urmare, colecția dumneavoastră de vinuri va arăta mai ordonat ca niciodată și nici nu mai trebuie să vă faceți griji pentru pete de vin roșu, deoarece profilurile pătate pot fi înlocuite pur și simplu.



Interior BlackSteel

Fundalul perfect pentru colecția dumneavoastră de vinuri: panoul posterior BlackSteel. Oțelul inoxidabil negru impresionant adaugă un je ne sais quoi interiorului vitrinei dumneavoastră de temperatură a vinurilor. Însă aspectul este doar unul dintre avantajele sale; panoul posterior asigură și o circulație echilibrată a aerului și o umiditate perfect controlată.




SommelierBoard

Dați eleganță încăperii dumneavoastră cu SommelierBoard. Acest set expune toate vinurile, paharele, decantoarele și ustensilele dumneavoastră într-un mod rafinat. Nu doar că arată uimitor, dar oferă și un aspect practic, cu cutia de depozitare integrată și suprafața de lucru dedicată, pentru deschiderea și servirea vinurilor.



VibrateSafe

Vinul are nevoie de pace și liniște. De aceea, vitrinele noastre de temperare a vinurilor garantează păstrarea în siguranță cu delicatețe, cu compresoare deosebit de silențioase concepute special de Liebherr și rafturi din lemn masiv de fag. Acest lucru îi permite vinului să se maturizeze în liniște și netulburat.



LightTower

Simțiți magia luminii în aparatele noastre cu ușă din sticlă. Două turnuri LED vă luminează sticlele de vin ca pe opere de artă. Intensitatea este la alegerea dumneavoastră.



Filtru cu cărbune FreshAir

Pentru a asigura maturizarea vinului dumneavoastră într-un aer de calitate optimă, toate vitrinele de temperare a vinurilor Liebherr au un filtru cu cărbune activ care elimină în mod fiabil mirosurile de toate tipurile. Aceasta înseamnă că vinul își va păstra buchetul pur. Pentru a vă asigura că rămâne așa, aparatul Liebherr vă reamintește la fiecare 6 luni să schimbați filtrul, lucru pe care îl puteți face singur.



Alarmă ușă

În alertă de îndată ce este deschisă. Dacă ușa vitrinei dumneavoastră de temperare a vinurilor rămâne deschisă mai mult de 60 de secunde, se activează alarma ușii. Alarma ușii sună și este însoțită de iluminarea intermitentă a aparatului. Acest lucru vă permite să reacționați cât mai repede posibil pentru a menține condițiile de temperare optime pentru vinurile dumneavoastră.



SmartDeviceBox cu posibilitate de postechipare

Fiți cu ochii pe vinul dumneavoastră, oriunde v-ați afla. Vitrina de temperare a vinurilor Vinidor poate fi configurată rapid într-o rețea, cu accesoriul SmartDeviceBox. Acest lucru vă oferă toate beneficiile aplicației SmartDevice. Aveți acces la aparatul dvs. de oriunde și puteți vizualiza și modifica setări, cum ar fi temperatura, în timp ce sunteți plecat. De asemenea, trimite informații de securitate despre aparat și vinuri către smartphone.

Frigider de depozitare a vinului pe mai multe zone individuale de temperatură



WSbsi 5252

Clasa de eficiență energetică:	
Consum de energie pe an/24 ore:	100 / 0,273 kWh
Număr maxim de sticle de Bordeaux de 0,75 l ² :	155
Volum total ¹ :	349 l
Volum:	Compartiment pentru vinuri: 349,9 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	37 db(A) / C
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	BlackSteel / BlackSteel
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	185,4 / 59,7 / 67,5



- Comandă
- Display TFT color de 2,4" în ușă
 - Afișaj digital al temperaturii
 - inclusiv SmartDeviceBox
 - Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
 - Alarmă ușă: optic și acustic
 - Siguranță pentru copii
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii
- Încuietoare


- Compartiment pentru vinuri
- Zone de temperatură: 2, reglabil între +5 °C până la +20 °C
 - Reglabil pe înălțime Rafturi din lemn de fag
 - Rafturi: 8, dintre care rafturi de prezentare: 1
 - Răcire cu aer recirculat, Alimentare cu aer proaspăt prin filtrul cu carbon activ FreshAir
 - Reglarea umidității, prin ventilație comutabilă, în două trepte

- Alte beneficii ale dotărilor
- Mânere de transport față și spate, Role de transport spate
 - Picioare reglabile pe înălțime față



WSbli 5031

Clasa de eficiență energetică:	
Consum de energie pe an/24 ore:	97 / 0,265 kWh
Număr maxim de sticle de Bordeaux de 0,75 l ² :	196
Volum total ¹ :	378 l
Volum:	Compartiment pentru vinuri: 378,2 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	38 db(A) / C
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	Negru / negru
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	168,4 / 59,7 / 76,3



- Comandă
- Display LC monocrom în ușă, bloc electronic tactil
 - Afișaj digital al temperaturii
 - inclusiv SmartDeviceBox
 - Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
 - Alarmă ușă: optic și acustic
 - Siguranță pentru copii
- Mânere de transport spate, Role de transport spate
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii
- Încuietoare

- Compartiment pentru vinuri
- Zone de temperatură: 1, reglabil între +5 °C până la +20 °C
 - Iluminare LED în tavan
 - Reglabil pe înălțime Rafturi din lemn de fag
 - Rafturi: 5
 - Răcire cu aer recirculat, Alimentare cu aer proaspăt prin filtrul cu carbon activ FreshAir
 - Reglarea umidității, prin ventilație comutabilă, umiditate relativă* între 50% și 80 %

- Alte beneficii ale dotărilor
- Mâner tip baghetă din aluminiu



← 60 →

WPbli 5031

Clasa de eficiență energetică:



Consum de energie pe an/24 ore:	111 / 0,304 kWh
Număr maxim de sticle de Bordeaux de 0,75 l ² :	196
Volum total ¹ :	385 l
Volum:	Compartiment pentru vinuri: 385,9 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	38 db(A) / C
Clasa climatică:	SN-ST (+10 °C - +38 °C)
Ușă / pereți laterali:	Ușă din sticlă izolanță, Cadru negru / negru
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	168,4 / 59,7 / 76,3

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	UV Protect Plus	Light Column	Touch Display	Door Lock
Self Closing Door	Easy Fill	Smart Device					

Comandă

- Display LC monocrom în ușă, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic
- Siguranță pentru copii

Alte beneficii ale dotărilor

- Mâner tip baghetă din aluminiu
- Mânere de transport spate, Role de transport spate
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii
- Încuietoare

Compartiment pentru vinuri

- Zone de temperatură: 1, reglabil între +5 °C până la +20 °C
- LED-Licht einseitig activabil permanent, intensitate reglabilă
- Reglabil pe înălțime Rafturi din lemn de fag
- Rafturi: 5
- Răcire cu aer recirculat, Alimentare cu aer proaspăt prin filtrul cu carbon activ FreshAir
- Reglarea umidității, prin ventilație comutabilă, umiditate relativă* între 50% și 80 %



← 60 →

WSbl 4601

Clasa de eficiență energetică:



Consum de energie pe an/24 ore:	84 / 0,230 kWh
Număr maxim de sticle de Bordeaux de 0,75 l ² :	166
Volum total ¹ :	322 l
Volum:	Compartiment pentru vinuri: 322,8 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	38 db(A) / C
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	Negru / negru
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	148,4 / 59,7 / 76,3

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	LED	Touch Display	Door Lock	Self Closing Door
Easy Fill	Smart Device ready						

Comandă

- Display LC monocrom în ușă, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii
- SmartDeviceBox: ca accesoriu opțional
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic
- Siguranță pentru copii

- Mânere de transport spate, Role de transport spate
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii
- Încuietoare

Compartiment pentru vinuri

- Zone de temperatură: 1, reglabil între +5 °C până la +20 °C
- Iluminare LED în tavan
- Reglabil pe înălțime Rafturi din lemn de fag
- Rafturi: 5
- Răcire cu aer recirculat, Alimentare cu aer proaspăt prin filtrul cu carbon activ FreshAir
- Reglarea umidității, prin ventilație comutabilă, în două trepte

Alte beneficii ale dotărilor

- Mâner tip baghetă negru


Vitrine pentru vinuri independente | Dotări standard

	GrandCru	GrandCru Selection
Calitate	Menținere constantă a temperaturii	Menținere constantă a temperaturii
	Intervalul de temperatură reglabil într-o singură zonă: de la +5 °C până la +20 °C	Intervalul de temperatură reglabil într-o singură zonă: de la +5 °C până la +20 °C
	Afișaj permanent al temperaturii reale	Afișaj permanent al temperaturii reale
	Geam UV și de siguranță triplu/UVProtect Plus	Geam UV și de siguranță triplu/UVProtect Plus
	Depozitare cu amortizare antivibrații/VibrateSafe	Depozitare cu amortizare antivibrații/VibrateSafe
	Capacitate maximă pentru sticle prin depozitare gât la gât	Capacitate maximă pentru sticle prin depozitare gât la gât
	Garnitură a ușii interschimbabilă	Garnitură a ușii interschimbabilă
	2 picioare de poziționare reglabile pe înălțime	2 picioare de poziționare reglabile pe înălțime
Climat agreabil	Umiditate reglabilă a aerului datorită sistemului HumiditySelect	Umiditate reglabilă a aerului datorită sistemului HumidityControl
		Afișaj real al umidității aerului
	1 filtru FreshAir cu indicator pentru schimbare	1 filtru FreshAir cu indicator pentru schimbare
	Reglarea temperaturii în pași de câte 1 °C	Reglarea temperaturii în pași de câte 1 °C
Confort și flexibilitate	Sistem ajutător de încărcare EasyFill	Sistem ajutător de încărcare EasyFill
	SelfClosing Door	SelfClosing Door
	Stative din lemn, reglabile pe înălțime	Stative din lemn, reglabile pe înălțime
	Display: opțiune de alegere între 9 limbi (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)	Display: opțiune de alegere între 9 limbi (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)
Design și lifestyle	Iluminat de plafon cu LED	Iluminat în plafon cu LED-uri (ușă opacă), LightColumn (ușă din sticlă)
	Panou posterior: metalic, gri grafit	Panou posterior: oțel inoxidabil
	Display tactil	Display tactil
	Lumină de prezentare (ușă din sticlă)	Lumină de prezentare (ușă din sticlă)
	Mâner: negru	Mâner: aluminiu, periat
	Zgomot redus	Zgomot redus
Securitate	TempProtect Plus	TempProtect Plus
	Alarmă pentru ușă, temperatură și întrerupere de curent	Alarmă pentru ușă, temperatură și întrerupere de curent
	Alarmă acustică și vizuală pe display, prin iluminare și mesaj de tip Push datorită SmartDevice *	Alarmă acustică și vizuală pe display, prin iluminare și mesaj de tip Push datorită SmartDevice *
	Display lock	Display lock
	Încuietoare mecanică, se poate monta ulterior	Încuietoare mecanică, integrată
Conectivitate*	Pregătit pentru SmartDevice	SmartDevice (inclusiv SmartDeviceBox)
	Lumină de prezentare*	Lumină de prezentare *
	Reglarea temperaturii în pași de câte 1 °C *	Reglarea temperaturii în pași de câte 1 °C *
	Afișaj și control al funcțiilor relevante ale aparatului *	Afișaj și control al funcțiilor relevante ale aparatului *


Dotările diferite trebuie **evidențiate** la seria imediat superioară.

* via aplicație SmartDevice



GrandCru 60 cm



GrandCru Selection 60 cm



GrandCru Selection 75 cm



Caracteristici unice



TempProtect Plus

Dublă protecție. Cu TempProtect Plus, vitrinele noastre de depozitare a vinului măsoară constant temperatura prin doi senzori. Acest lucru vă oferă dubla asigurare că vinurile vă sunt protejate față de fluctuațiile de temperatură. Acest lucru se datorează faptului că sunteți alertat de îndată ce unul dintre senzori detectează o schimbare semnificativă a temperaturii, permițându-vă să luați măsuri rapid.



HumidityControl

Reglează activ umiditatea. Seria GrandCru Selection vine cu HumidityControl, care vă permite să reglați umiditatea în trepte de 5% și să o setați optim între 50% și 80%. Acest lucru vă permite să luați măsuri rapide și precise atunci când este necesar – și să mențineți climatul ideal în care vinul să se maturizeze.



UVProtect Plus

Triplă protecție. Pentru depozitarea pe termen lung, aparatele pentru vinuri cu ușă din sticlă oferă o protecție fără precedent împotriva radiațiilor UV: trei straturi de protecție formate din sticlă colorată și un strat dublu de tratament în vid cu metal. Cunoscut sub numele Low-E, oferă o protecție extrem de eficientă a vinului împotriva radiațiilor solare dăunătoare.



Încuietoare mecanică a ușii

Păstrați-vă comorile pentru dvs. Colecțiile de vinuri sunt, de obicei, și investiții valoroase și ar trebui protejate ca atare. O încuietoare mecanică a ușii vă asigură că aveți întotdeauna controlul asupra cui accesează vinurile din aparatul de depozitare a vinurilor GrandCru Selection. Încuietoarea este montată încastrat și se integrează discret în designul general.



Depozitare gât la gât pentru o capacitate maximă a sticlelor

Capacitate maximă. Un aparat de depozitare a vinurilor Liebherr facilitează, de asemenea, organizarea unei colecții în creștere de vinuri. Pentru a profita din plin de capacitatea sa, interiorul a fost conceput astfel încât sticlele de vin să poată fi depozitate gât la gât pe rafturile din lemn. Aceasta înseamnă că există mult spațiu chiar și pentru stocurile de vin în continuă creștere. Așa că nu ezitați să continuați să colectați.



Panou posterior: metal, gri grafit

Un interior demn de vinul dvs. Combinația de rafturi din lemn și un panou elegant din metal, de culoare gri grafit, face ca interiorul aparatului de depozitare a vinurilor GrandCru să atragă privirile chiar și atunci când este gol. Dar panoul posterior nu este doar un element de design, el oferă, de asemenea, o circulație sofisticată a aerului și ține cu stil vinul departe de tehnologia din spatele lui.



Ușă SelfClosing cu asistență EasyFill pentru încărcare

Permiteți aparatului să simplifice lucrurile. Asistența de încărcare EasyFill se asigură că ușa aparatului de depozitare a vinurilor rămâne deschisă dintr-un unghi de 90° – pentru o umplere deosebit de ușoară. Și datorită mecanismului SelfClosing, ușa se închide de la sine atunci când este deschisă la mai puțin de 90° – întotdeauna la fel de blând pentru protejarea vinurilor valoroase.



VibrateSafe

Vinul are nevoie de pace și liniște. De aceea, aparatele noastre de depozitare a vinurilor garantează o depozitare blândă cu compresoare deosebit de silențioase special dezvoltate de Liebherr și rafturi stabile din lemn de fag masiv. Acest lucru îi permite vinului să se maturizeze în liniște și netulburat.



LightColumn, pe o singură parte

Pentru o vedere perfectă a vinului, LightColumn cu LED merge de sus în jos pe ușa de sticlă a aparatului. Iluminează uniform interiorul aparatului de depozitare a vinurilor GrandCru Selection. Un element special este iluminatul de prezentare reglabil pentru a vă arăta colecția de vinuri în mod atractiv chiar și atunci când ușa este închisă.



Filtrul de cărbune activ FreshAir

Pentru a vă asigura că vinul se poate maturiza la o calitate optimă a aerului, toate aparatele de depozitare a vinurilor Liebherr au un filtru de cărbune activ care elimină în mod fiabil mirosurile de toate tipurile. Aceasta înseamnă că vinul își va păstra buchetul pur. Pentru a vă asigura că rămâne așa, aparatul Liebherr vă reamintește la fiecare 6 luni să schimbați filtrul, lucru pe care îl puteți face singur.



Securitate

Protejarea unei colecții de vinuri valoroase este o mare responsabilitate. Acesta este motivul pentru care aparatele noastre de depozitare a vinurilor sunt echipate cu un pachet cuprinzător de securitate. Funcțiile sofisticate de alarmă oferă alerte sonore și optice înainte ca vinul să fie afectat.



Modul SmartDevice

Fiți cu ochii pe vinuri oriunde a-ați afla. Toate aparatele noi de depozitare a vinurilor sunt pregătite pentru utilizarea în rețea sau pot fi integrate în sistemul de gestionare smart prin intermediul modulului SmartDevice. Astfel, beneficiați de avantajele aplicației SmartDevice și aveți acces la aparat de oriunde. Puteți modifica setările, puteți vedea temperatura și puteți obține informații de securitate pe smartphone.

Frigider de depozitare a vinului pe mai multe zone individuale de temperatură



WPgbi 5272

Clasa de eficiență energetică:	A F
Consum de energie pe an/24 ore:	127 / 0,347 kWh
Număr maxim de sticle de Bordeaux de 0,75 l ² :	106
Volum total ¹ :	367 l
Volum:	Compartiment pentru vinuri: 367,7 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	35 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-ST (+10 °C - +38 °C)
Ușă / pereți laterali:	Ușă din sticlă izolantă, Cadru / BlackSteel
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	185,4 / 59,7 / 67,8

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	Glasses & Steel Interior
Light Tower	Presentation Light	Soft Telescopic Rails	Super Silent	Smart Device			

- Comandă
- Display TFT color de 2,4"
 - Afișaj digital al temperaturii
 - inclusiv SmartDeviceBox
 - Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
 - Alarmă ușă: optic și acustic
 - Siguranță pentru copii
- Garnitură înlocuibilă a ușii
- Încuietoare

- Compartiment pentru vinuri
- Zone de temperatură: 2, reglabil între +5 °C până la +20 °C
 - Rafturi din lemn de fag
 - Rafturi: 10, pe sertare telescopice: 8
 - Răcire cu aer recirculat, Alimentare cu aer proaspăt prin filtrul cu carbon activ FreshAir
 - Reglarea umidității, prin ventilație comutabilă, în două trepte

- Alte beneficii ale dotărilor
- Vertical Mâner încastat
 - Mânere de transport față și spate, Role de transport spate
 - Picioare reglabile pe înălțime față
 - Opritor ușă: dreapta interschimbabil



WPbsi 5252

Clasa de eficiență energetică:	A F
Consum de energie pe an/24 ore:	127 / 0,347 kWh
Număr maxim de sticle de Bordeaux de 0,75 l ² :	155
Volum total ¹ :	367 l
Volum:	Compartiment pentru vinuri: 367,6 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	37 db(A) / C
Clasa climatică:	SN-ST (+10 °C - +38 °C)
Ușă / pereți laterali:	Ușă din sticlă izolantă, Cadru / BlackSteel
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	185,4 / 59,7 / 67,5

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Presentation Light	Presentation Board
Smart Device							

- Comandă
- Display TFT color de 2,4" în ușă
 - Afișaj digital al temperaturii
 - inclusiv SmartDeviceBox
 - Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
 - Alarmă ușă: optic și acustic
 - Siguranță pentru copii
- Alte beneficii ale dotărilor
- Mânere de transport față și spate, Role de transport spate
 - Picioare reglabile pe înălțime față
 - Opritor ușă: dreapta interschimbabil
 - Garnitură înlocuibilă a ușii
 - Încuietoare

- Compartiment pentru vinuri
- Zone de temperatură: 2, reglabil între +5 °C până la +20 °C
 - activabil permanent , intensitate reglabilă
 - Reglabil pe înălțime Rafturi din lemn de fag
 - Rafturi: 8, dintre care rafturi de prezentare: 1
 - Răcire cu aer recirculat, Alimentare cu aer proaspăt prin filtrul cu carbon activ FreshAir
 - Reglarea umidității, prin ventilație comutabilă, în două trepte

Frigider de depozitare a vinurilor



WSbli 7731

Clasa de eficiență energetică:



Consum de energie pe an/24 ore:	102 / 0,279 kWh
Număr maxim de sticle de Bordeaux de 0,75 l ² :	324
Volum total ¹ :	628 l
Volum:	Compartiment pentru vinuri: 628,0 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	38 db(A) / C
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	Negru / negru
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	204,4 / 74,7 / 76,3

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	LED	Touch Display	Door Lock	Self Closing Door
Easy Fill	Smart Device						

Comandă

- Display LC monocrom în ușă, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic
- Siguranță pentru copii
- Mânere de transport spate, Role de transport spate
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii
- Încuietoare

Compartiment pentru vinuri

- Zone de temperatură: 1, reglabil între +5 °C până la +20 °C
- Iluminare LED în tavan
- Reglabil pe înălțime Rafturi din lemn de fag
- Rafturi: 7
- Răcire cu aer recirculat, Alimentare cu aer proaspăt prin filtrul cu carbon activ FreshAir
- Reglarea umidității, prin ventilație comutabilă, umiditate relativă* între 50% și 80 %

Alte beneficii ale dotărilor

- Mâner tip baghetă din aluminiu



WSbli 5231

Clasa de eficiență energetică:



Consum de energie pe an/24 ore:	96 / 0,263 kWh
Număr maxim de sticle de Bordeaux de 0,75 l ² :	229
Volum total ¹ :	433 l
Volum:	Compartiment pentru vinuri: 433,9 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	38 db(A) / C
Clasa climatică:	SN-T (+10 °C - +43 °C)
Ușă / pereți laterali:	Negru / negru
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	188,4 / 59,7 / 76,3

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	LED	Touch Display	Door Lock	Self Closing Door
Easy Fill	Smart Device						

Comandă

- Display LC monocrom în ușă, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic
- Siguranță pentru copii
- Mânere de transport spate, Role de transport spate
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii
- Încuietoare

Compartiment pentru vinuri

- Zone de temperatură: 1, reglabil între +5 °C până la +20 °C
- Iluminare LED în tavan
- Reglabil pe înălțime Rafturi din lemn de fag
- Rafturi: 6
- Răcire cu aer recirculat, Alimentare cu aer proaspăt prin filtrul cu carbon activ FreshAir
- Reglarea umidității, prin ventilație comutabilă, umiditate relativă* între 50% și 80 %

Alte beneficii ale dotărilor

- Mâner tip baghetă din aluminiu

Frigider de depozitare a vinurilor



← 60 →

WSbl 5001

GrandCru

Clasa de eficiență energetică:



Consum de energie pe an/24 ore:

97 / 0,265 kWh

Număr maxim de sticle de Bordeaux de 0,75 l ²:

196

Volum total ¹:

378 l

Volum:

Compartiment pentru vinuri: 378,1 l

Nivel zgomot / clasă zgomot:

38 db(A) / C

Clasa climatică:


SN-T (+10 °C - +43 °C)

Ușă / pereți laterali:

Negru / negru

Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):

168,4 / 59,7 / 76,3



Comandă

- Display LC monocrom în ușă, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii
- SmartDeviceBox: ca accesoriu opțional
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic
- Siguranță pentru copii

Compartiment pentru vinuri

- Zone de temperatură: 1, reglabil între +5 °C până la +20 °C
- Iluminare LED în tavan
- Reglabil pe înălțime Rafturi din lemn de fag
- Rafturi: 5
- Răcire cu aer recirculat, Alimentare cu aer proaspăt prin filtrul cu carbon activ FreshAir
- Reglarea umidității, prin ventilație comutabilă, în două trepte

Alte beneficii ale dotărilor

- Mâner tip baghetă negru

- Mânere de transport spate, Role de transport spate
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Oprit or ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii
- Încuietoare



← 60 →

WPbl 4201

GrandCru

Clasa de eficiență energetică:



Consum de energie pe an/24 ore:

95 / 0,260 kWh

Număr maxim de sticle de Bordeaux de 0,75 l ²:

141

Volum total ¹:

272 l

Volum:

Compartiment pentru vinuri: 272,2 l

Nivel zgomot / clasă zgomot:

38 db(A) / C

Clasa climatică:

SN-ST (+10 °C - +38 °C)

Ușă / pereți laterali:

Ușă din sticlă izolanță, Cadru negru / negru

Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):

128,4 / 59,7 / 76,3



Comandă

- Display LC monocrom în ușă, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii
- SmartDeviceBox: ca accesoriu opțional
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic
- Siguranță pentru copii

Compartiment pentru vinuri

- Zone de temperatură: 1, reglabil între +5 °C până la +20 °C
- Iluminare LED în tavan activabil permanent, intensitate reglabilă
- Reglabil pe înălțime Rafturi din lemn de fag
- Rafturi: 4
- Răcire cu aer recirculat, Alimentare cu aer proaspăt prin filtrul cu carbon activ FreshAir
- Reglarea umidității, prin ventilație comutabilă, în două trepte

Alte beneficii ale dotărilor

- Mâner tip baghetă negru
- Mânere de transport spate, Role de transport spate
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Oprit or ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii
- Încuietoare



← 60 →

WSbl 4201

GrandCru

Clasa de eficiență energetică:



Consum de energie pe an/24 ore: **75 / 0,205 kWh**

Număr maxim de sticle de Bordeaux de **0,75 l**: **141**

Volum total ¹: **267 l**

Volum: Compartiment pentru vinuri: **267,2 l**

Nivel zgomot / clasă zgomot: **38 db(A) / C**

Clasa climatică: **SN-T (+10 °C - +43 °C)**

Ușă / pereți laterali: **Negru / negru**

Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): **128,4 / 59,7 / 76,3**

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	LED	Touch Display	Door Lock	Self Closing Door
Easy Fill	Smart Device ready						

Comandă

- Display LC monocrom în ușă, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii
- SmartDeviceBox: ca accesoriu opțional
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic
- Siguranță pentru copii

- Mânere de transport spate, Role de transport spate
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii
- Încuietoare

Compartiment pentru vinuri

- Zone de temperatură: 1, reglabil între +5 °C până la +20 °C
- Iluminare LED în tavan
- Reglabil pe înălțime Rafturi din lemn de fag
- Rafturi: 4
- Răcire cu aer recirculat, Alimentare cu aer proaspăt prin filtrul cu carbon activ FreshAir
- Reglarea umidității, prin ventilație comutabilă, în două trepte

Alte beneficii ale dotărilor

- Mâner tip baghetă negru



← 60 →



WPgbi 5283

Vinidor Selection

Clasa de eficiență energetică:



Consum de energie pe an/24 ore: **126 / 0,345 kWh**

Număr maxim de sticle de Bordeaux de **0,75 l**: **85**

Volum total ¹: **357 l**

Volum: Compartiment pentru vinuri: **357,8 l**

Nivel zgomot / clasă zgomot: **35 db(A) / B SuperSilent**

Clasa climatică: **SN-ST (+10 °C - +38 °C)**

Ușă / pereți laterali: **Ușă din sticlă izolanță, Cadru / BlackSteel**

Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): **185,4 / 59,7 / 67,8**

3 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Sommelier Board	Vibrate Safe
Glass & Steel Interior	Light Tower	Presentation Light	Soft Telescopic Rails	Super Silent	Smart Device		

Comandă

- Display TFT color de 2,4"
- Afișaj digital al temperaturii
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic
- Siguranță pentru copii

- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii
- Încuietoare

Compartiment pentru vinuri

- Zone de temperatură: 3, reglabil între +5 °C până la +20 °C
- Rafturi din lemn de fag
- Rafturi: 10, pe sertare telescopice: 7, dintre care rafturi de prezentare: 1
- Răcire cu aer recirculat, Alimentare cu aer proaspăt prin filtrul cu carbon activ FreshAir
- Reglarea umidității, prin ventilație comutabilă, în două trepte

Alte beneficii ale dotărilor

- Vertical Mâner încastrat
- Mânere de transport față și spate, Role de transport spate
- Picioare reglabile pe înălțime față





Frigider de depozitare a vinurilor



← 70 →



WPgbi 7483

Clasa de eficiență energetică:	
Consum de energie pe an/24 ore:	144 / 0,394 kWh
Număr maxim de sticle de Bordeaux de 0,75 l ² :	149
Volum total ¹ :	561 l
Volum:	Compartiment pentru vinuri: 561,9 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	35 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-ST (+10 °C - +38 °C)
Ușă / pereți laterali:	Ușă din sticlă izolantă, Cadru / BlackSteel
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	201,3 / 69,7 / 76,4

3 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Sommelier Board	Vibrate Safe
Glass & Steel Interior	Light Tower	Presentation Light	Soft Telescopic Rails	Super Silent	Smart Device		

- Comandă
- Display TFT color de 2,4"
 - Afișaj digital al temperaturii
 - inclusiv SmartDeviceBox
 - Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
 - Alarmă ușă: optic și acustic
 - Siguranță pentru copii
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii
- Încuietoare

- Compartiment pentru vinuri
- Zone de temperatură: 3, reglabil între +5 °C până la +20 °C
 - Rafturi din lemn de fag
 - Rafturi: 11, pe sertare telescopice: 8, dintre care rafturi de prezentare: 1
 - Răcire cu aer recirculat, Alimentare cu aer proaspăt prin filtrul cu carbon activ FreshAir
 - Reglarea umidității, prin ventilație comutabilă, în două trepte

- Alte beneficii ale dotărilor
- Vertical Mâner încastrat
 - Mânere de transport față și spate, Role de transport spate
 - Picioare reglabile pe înălțime față

Vitrine pentru vinuri

Frigider de depozitare a vinurilor



← 60 →

WPbi 5001

Clasa de eficiență energetică:	F
Consum de energie pe an/24 ore:	113 / 0,309 kWh
Număr maxim de sticle de Bordeaux de 0,75 l ² :	196
Volum total ¹ :	385 l
Volum:	Compartiment pentru vinuri: 385,0 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	38 db(A) / C
Clasa climatică:	SN-ST (+10 °C - +38 °C)
Ușă / pereți laterali:	Ușă din sticlă izolanță, Cadru negru / negru
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	168,4 / 59,7 / 76,3

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	LED	Touch Display	Door Lock
Self Closing Door	Easy Fill	Smart Device ready					

Comandă

- Display LC monocrom în ușă, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii
- SmartDeviceBox: ca accesoriu opțional
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic
- Siguranță pentru copii

Compartiment pentru vinuri

- Zone de temperatură: 1, reglabil între +5 °C până la +20 °C
- Iluminare LED în tavan activabil permanent, intensitate reglabilă
- Reglabil pe înălțime Rafturi din lemn de fag
- Rafturi: 5
- Răcire cu aer recirculat, Alimentare cu aer proaspăt prin filtrul cu carbon activ FreshAir
- Reglarea umidității, prin ventilație comutabilă, în două trepte

Alte beneficii ale dotărilor

- Mâner tip baghetă negru
- Mânere de transport spate, Role de transport spate
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Oprit or ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii
- Încuietoare



← 70 →



WPgbi 7473

Clasa de eficiență energetică:	F
Consum de energie pe an/24 ore:	144 / 0,394 kWh
Număr maxim de sticle de Bordeaux de 0,75 l ² :	182
Volum total ¹ :	561 l
Volum:	Compartiment pentru vinuri: 561,9 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	35 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-ST (+10 °C - +38 °C)
Ușă / pereți laterali:	Ușă din sticlă izolanță, Cadru / BlackSteel
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	201,3 / 69,7 / 76,4

3 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	Glass & Steel Interior
Light Tower	Presentation Light	Soft Telescopic Rails	Super Silent	Smart Device			

Comandă

- Display TFT color de 2,4"
- Afișaj digital al temperaturii
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic
- Siguranță pentru copii

- Garnitură înlocuibilă a ușii
- Încuietoare

Compartiment pentru vinuri

- Zone de temperatură: 3, reglabil între +5 °C până la +20 °C
- Rafturi din lemn de fag
- Rafturi: 12, pe sertare telescopice: 9
- Răcire cu aer recirculat, Alimentare cu aer proaspăt prin filtrul cu carbon activ FreshAir
- Reglarea umidității, prin ventilație comutabilă, în două trepte

Alte beneficii ale dotărilor

- Vertical Mâner încastrat
- Mânere de transport față și spate, Role de transport spate
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Oprit or ușă: dreapta interschimbabil

Frigider de depozitare a vinului pe mai multe zone individuale de temperatură



WPgbi 7472

Clasa de eficiență energetică:



Consum de energie pe an/24 ore:	145 / 0,397 kWh
Număr maxim de sticle de Bordeaux de 0,75 l ² :	204
Volum total ¹ :	575 l
Volum:	Compartiment pentru vinuri: 575,3 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	35 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-ST (+10 °C - +38 °C)
Ușă / pereți laterali:	Ușă din sticlă izolantă, Cadru / BlackSteel
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	201,3 / 69,7 / 76,4

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	Glass & Steel Interior
Light Tower	Presentation Light	Soft Telescopic Rails	Super Silent	Smart Device			

Comandă

- Display TFT color de 2,4"
- Afișaj digital al temperaturii
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic
- Siguranță pentru copii

- Garnitură înlocuibilă a ușii
- Încuietoare

Compartiment pentru vinuri

- Zone de temperatură: 2, reglabil între +5 °C până la +20 °C
- Rafturi din lemn de fag
- Rafturi: 10, pe sertare telescopice: 8
- Răcire cu aer recirculat, Alimentare cu aer proaspăt prin filtrul cu carbon activ FreshAir
- Reglarea umidității, prin ventilație comutabilă, în două trepte

Alte beneficii ale dotărilor

- Vertical Mâner încadrat
- Mânere de transport față și spate, Role de transport spate
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil



WPgbi 5273

Clasa de eficiență energetică:



Consum de energie pe an/24 ore:	126 / 0,345 kWh
Număr maxim de sticle de Bordeaux de 0,75 l ² :	104
Volum total ¹ :	357 l
Volum:	Compartiment pentru vinuri: 357,8 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	35 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN-ST (+10 °C - +38 °C)
Ușă / pereți laterali:	Ușă din sticlă izolantă, Cadru / BlackSteel
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	185,4 / 59,7 / 67,8

3 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	Glass & Steel Interior
Light Tower	Presentation Light	Soft Telescopic Rails	Super Silent	Smart Device			

Comandă

- Display TFT color de 2,4"
- Afișaj digital al temperaturii
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic
- Siguranță pentru copii

- Garnitură înlocuibilă a ușii
- Încuietoare

Compartiment pentru vinuri

- Zone de temperatură: 3, reglabil între +5 °C până la +20 °C
- Rafturi din lemn de fag
- Rafturi: 11, pe sertare telescopice: 8
- Răcire cu aer recirculat, Alimentare cu aer proaspăt prin filtrul cu carbon activ FreshAir
- Reglarea umidității, prin ventilație comutabilă, în două trepte

Alte beneficii ale dotărilor

- Vertical Mâner încadrat
- Mânere de transport față și spate, Role de transport spate
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil

Frigider de depozitare a vinului pe mai multe zone individuale de temperatură



WPbsi 5052

Clasa de eficiență energetică:	F
Consum de energie pe an/24 ore:	123 / 0,336 kWh
Număr maxim de sticle de Bordeaux de 0,75 l ² :	131
Volum total ¹ :	319 l
Volum:	Compartiment pentru vinuri: 319,9 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	37 db(A) / C
Clasa climatică:	SN-ST (+10 °C - +38 °C)
Ușă / pereți laterali:	Ușă din sticlă izolantă, Cadru / BlackSteel
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	165,4 / 59,7 / 67,5

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Presentation Light	Presentation Sound
Smart Device							

Comandă

- Display TFT color de 2,4" în ușă
- Afișaj digital al temperaturii
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic
- Siguranță pentru copii

Alte beneficii ale dotărilor

- Mânere de transport față și spate, Role de transport spate
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii
- Încuietoare

Compartiment pentru vinuri

- Zone de temperatură: 2, reglabil între +5 °C până la +20 °C
- activabil permanent, intensitate reglabilă
- Reglabil pe înălțime Rafturi din lemn de fag
- Rafturi: 7, dintre care rafturi de prezentare: 1
- Răcire cu aer recirculat, Alimentare cu aer proaspăt prin filtrul cu carbon activ FreshAir
- Reglarea umidității, prin ventilație comutabilă, în două trepte



WPbi 4601

Clasa de eficiență energetică:	F
Consum de energie pe an/24 ore:	111 / 0,304 kWh
Număr maxim de sticle de Bordeaux de 0,75 l ² :	166
Volum total ¹ :	328 l
Volum:	Compartiment pentru vinuri: 328,7 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	38 db(A) / C
Clasa climatică:	SN-ST (+10 °C - +38 °C)
Ușă / pereți laterali:	Ușă din sticlă izolantă, Cadru negru / negru
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	148,4 / 59,7 / 76,3

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	LED	Touch Display	Door Lock
Self Closing Door	Easy Fill	Smart Service ready					

Comandă

- Display LC monocrom în ușă, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii
- SmartDeviceBox: ca accesoriu opțional
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic
- Siguranță pentru copii

Alte beneficii ale dotărilor

- Mânere tip baghetă negru
- Mânere de transport spate, Role de transport spate
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii
- Încuietoare

Compartiment pentru vinuri

- Zone de temperatură: 1, reglabil între +5 °C până la +20 °C
- Iluminare LED în tavan activabil permanent, intensitate reglabilă
- Reglabil pe înălțime Rafturi din lemn de fag
- Rafturi: 5
- Răcire cu aer recirculat, Alimentare cu aer proaspăt prin filtrul cu carbon activ FreshAir
- Reglarea umidității, prin ventilație comutabilă, în două trepte



← 60 →

WPbli 5231

Clasa de eficiență energetică:



Consum de energie pe an/24 ore: 115 / 0,315 kWh

Număr maxim de sticle de Bordeaux de 0,75 l²: 229

Volum total¹: 442 l

Volum: Compartiment pentru vinuri: 442,6 l

Nivel zgomot / clasă zgomot: 38 db(A) / C

Clasa climatică: SN-ST (+10 °C - +38 °C)

Ușă / pereți laterali: Ușă din sticlă izolanță, Cadru negru / negru

Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 188,4 / 59,7 / 76,3

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	UV Protect Plus	Light Column	Touch Display	Door Lock
Self Closing Door	Easy Fill	Smart Device					

Comandă

- Display LC monocrom în ușă, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii
- inclusiv SmartDeviceBox
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: optic și acustic
- Siguranță pentru copii

Alte beneficii ale dotărilor

- Mână tip baghetă din aluminiu
- Mânere de transport spate, Role de transport spate
- Picioare reglabile pe înălțime față
- Opritor ușă: dreapta interschimbabil
- Garnitură înlocuibilă a ușii
- Încuietoare

Compartiment pentru vinuri

- Zone de temperatură: 1, reglabil între +5 °C până la +20 °C
- LED-Licht einseitig activabil permanent, intensitate reglabilă
- Reglabil pe înălțime Rafturi din lemn de fag
- Rafturi: 6
- Răcire cu aer recirculat, Alimentare cu aer proaspăt prin filtrul cu carbon activ FreshAir
- Reglarea umidității, prin ventilație comutabilă, umiditate relativă* între 50% și 80 %



WPbli 5231 GrandCru Selection



Lumină de prezentare

Prezențați-vă vinul cu cel mai bun efect prin lumina de prezentare a aparatului dvs. de depozitare. La unitățile cu uși din sticlă, lumina poate rămâne aprinsă chiar și atunci când ușa este închisă. În acest fel, colecția de vinuri este întotdeauna ceva care să atragă atenția. Luminozitatea poate fi reglată individual prin aplicația SmartDevice și ecran.

Vitrine pentru vinuri



Vitrine compacte



Freestanding cigar storage



← 43 →

ZKes 453

Clasa de eficiență energetică:

Consum de energie pe an/24 ore: 162 / 0,443 kWh

Volum total l: 39 l

Volum: Compartimentul frigiderului: 39 l

Nivel zgomot / clasă zgomot: 40 db(A) / 40 db(A) SuperSilent

Clasa climatică: N (+16 °C - +32 °C)

Ușă / pereți laterali: SmartSteel

Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a): 61,2 / 42,5 / 47,8



Comandă

- Display LC în interior, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii și umidității
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: acustic
- Siguranță pentru copii

Compartiment pentru vinuri

- Zone de temperatură: 1, reglabil între +16 °C până la +20 °C
- Iluminare LED

Alte beneficii ale dotărilor

- Opritor ușă: dreapta fix
- Garnitură înlocuibilă a ușii
- Încuietoare
- Montare pe perete posibilă



WKEgb 582

Asamblare/design ușă: La același nivel Ușă din sticlă izolantă / Aparat

încorporat integrabil

Clasa de eficiență energetică:

Consum de energie pe an/24 ore: 116 / 0,317 kWh

Număr maxim de sticle de Bordeaux de 0,75 l²: 18

Volum total l: 47 l

Volum: Compartiment pentru vinuri: 47,0 l

Nivel zgomot / clasă zgomot: 32 db(A) / B SuperSilent

Clasa climatică: SN-ST (+10 °C - +38 °C)



Comandă

- Display LC, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: acustic
- Siguranță pentru copii

Compartiment pentru vinuri

- Zone de temperatură: 1, reglabil între +5 °C până la +20 °C
- Iluminare LED activabil permanent, intensitate reglabilă
- Rafturi din lemn de fag
- Rafturi: 3, pe sertare telescopice: 2
- Răcire cu aer recirculat, Alimentare cu aer proaspăt prin filtrul cu carbon activ FreshAir

Alte beneficii ale dotărilor

- Balama de ușă ascunsă cu limitarea deschiderii
- Deschidere ușă rabatabilă cu TipOpen

Frigider de depozitare climatizată a vinurilor încorporabil



WKEes 553

Asamblare/design ușă:	Coplanar / Aparat încorporat integrabil
Clasa de eficiență energetică:	A G
Consum de energie pe an/24 ore:	138 / 0,378 kWh
Număr maxim de sticle de Bordeaux de 0,75 l ² :	18
Volum total ¹ :	51 l
Volum:	Compartiment pentru vinuri: 51,0 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	32 db(A) / B SuperSilent
Clasa climatică:	SN (+10 °C - +32 °C)
Tür:	Ușă din sticlă izolanță cu cadru din oțel inoxidabil, Mâner încastrat



Comandă

- Display LC, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: acustic
- Siguranță pentru copii

Compartiment pentru vinuri

- Zone de temperatură: 1, reglabil între +5 °C până la +20 °C
- Iluminare LED activabil permanent, intensitate reglabilă
- Rafturi din lemn de fag
- Rafturi: 3, pe sertare telescopice: 2
- Răcire cu aer recirculat, Alimentare cu aer proaspăt prin filtrul cu carbon activ FreshAir

Alte beneficii ale dotărilor

- Opritör ușă: dreapta interschimbabil
- Balama de ușă ascunsă cu limitarea deschiderii



← 43 →

WKes 653

Clasa de eficiență energetică:	A E
Consum de energie pe an/24 ore:	78 / 0,213 kWh
Număr maxim de sticle de Bordeaux de 0,75 l ² :	12
Volum total ¹ :	48 l
Volum:	Compartiment pentru vinuri: 48,0 l
Nivel zgomot / clasă zgomot:	37 db(A) / C
Clasa climatică:	SN (+10 °C - +32 °C)
Ușă / pereți laterali:	Ușă opacă / SmartSteel
Dimensiuni exterioare în cm (h / l / a):	61,2 / 42,5 / 47,8



Comandă

- Display LC în interior, bloc electronic tactil
- Afișaj digital al temperaturii
- Alarmă în caz de defecțiune: optic și acustic
- Alarmă ușă: acustic
- Siguranță pentru copii

Compartiment pentru vinuri

- Zone de temperatură: 1, reglabil între +5 °C până la +20 °C
- Iluminare LED activabil permanent, intensitate reglabilă
- Rafturi din lemn de fag
- Rafturi: 3
- Sertar pentru ustensile
- Răcire cu aer recirculat, Alimentare cu aer proaspăt prin filtrul cu carbon activ FreshAir

Alte beneficii ale dotărilor

- Opritör ușă: dreapta fix
- Garnitură înlocuibilă a ușii
- Încuietoare
- Montare pe perete posibilă

Panou din oțel inoxidabil

Ca alternativă la frontul clasic de mobilier, puteți crea un element vizual de accent în bucătărie cu un panou din oțel inoxidabil. În funcție de model, mânerul trebuie comandat separat (consultați mai jos). Orificiile pentru montarea mânerelor sunt deja prevăzute în panoul din oțel inoxidabil.

Aparate complet încorporate sub blat		
URPc 375i, fără mâner		9904 854
URDd 375i, fără mâner		9904 860
URPd/SUFNPc 365i, fără mâner		9904 926
UORpr 365i, fără mâner	dreapta 9904 872	stânga 9904 898
Toate celelalte modele pentru o nișă de 82–88 cm, fără mâner		9904 866
Toate celelalte modele pentru o nișă de 86–92 cm, fără mâner		9904 847

Complet încorporabil		
Nișă de 88 cm, mâner din aluminiu inclus		9901 990
Nișă de 122 cm, mâner din aluminiu inclus		9901 996
Nișă de 178 cm, mâner din aluminiu inclus		9902 007
ECBNe 8872, fără mâner	Compartiment frigorific de 84"	9904 386
	Compartiment frigorific de 80"	9900 337
	Compartimentul congelatorului	9900 323
ECBNe 8870/71, fără mâner	Compartiment frigorific de 84"	9904 381
	Compartiment frigorific de 80"	9900 333
	Compartimentul congelatorului	9900 323
ECBNe 7870/71, fără mâner	Compartiment frigorific de 84"	9904 367
	Compartiment frigorific de 80"	9900 287
	Compartimentul congelatorului	9900 283



Ramă din oțel inoxidabil

Modelele cu ușă din sticlă pot fi echipate cu o ramă din oțel inoxidabil, ca element vizual de accent și alternativă la panourile frontale clasice. Pentru unele modele, mânerul robust din aluminiu este inclus în furnitura de livrare și permite deschiderea ușii cu efort minim. Orificiile pentru montarea mânerului sunt deja prevăzute pe rama din oțel inoxidabil.

EWTdf 3553, mâner din aluminiu inclus		9901 573
EWTdf 2353, mâner din aluminiu inclus		9901 575
EWTdf 1653, mâner din aluminiu inclus		9901 577
UORpr 366i, fără mâner	dreapta 9904 932	stânga 9904 939
Toate celelalte modele pentru o nișă de 82–88 cm, fără mâner		9904 931
Toate celelalte modele pentru o nișă de 86–92 cm, fără mâner	dreapta 9904 930	stânga 9904 929



Mânere

Disponibile în funcție de model: mâner robust din aluminiu și/sau mâner elegant din oțel inoxidabil, individual sau sub formă de set de trei sau patru piese.

ECBNe 8872	Set de mânere din aluminiu	9900 513
	Set de mânere din oțel inoxidabil	9900 339
ECBNe 8870/71	Set de mânere din aluminiu	9900 329
	Set de mânere din oțel inoxidabil	9900 327
ECBNe 7870/71	Set de mânere din aluminiu	9900 281
	Set de mânere din oțel inoxidabil	9900 279
EWTdf, UR, SUF, UWpri, UBCpr, UOR	Mâner din aluminiu	9901 561
	Mâner din oțel inoxidabil	9904 734



Profiluri de rame

Pentru integrarea armonioasă a aparatelor pentru vin în bucătărie, acestea pot fi echipate cu fronturi individuale de mobilier, inclusiv din lemn. Marginile nefinisate și suprafețele tăiate pot fi acoperite cu profiluri din aluminiu sau din aluminiu anodizat negru.


	Negru	Aluminiu
EWTdf 3553, 19 mm		9901 080
EWTdf 3553, 22 mm		9901 083
EWTdf 2353, 19 mm		9901 079
EWTdf 2353, 22 mm		9901 082
EWTdf 1653, 19 mm		9901 075
EWTdf 1653, 22 mm		9901 081
Nișă de 82–88 cm, 19 cm	9905 395	
Nișă de 86–92 cm, 19 cm	9905 372	



Panou de bază reglabil pe înălțime

Potrivit pentru orice înălțime a aparatului, pentru toate aparatele sub blat (82–88 și 86–92 cm). Panoul din oțel inoxidabil este format din trei piese care se potrivesc oricărei înălțimi de panou de bază (60–90 mm sau 90–120 mm).

Toate aparatele cu montare sub blat	7742 874
-------------------------------------	----------



Sertar pentru accesorii pentru vin

Accesoriile pentru vin pot fi păstrate în sertarul pentru accesorii cu funcționare lină, direct sub vitrinele pentru depozitarea vinului din modelele WKE. Paharele de vin pot fi, de asemenea, păstrate în siguranță datorită unui suport practic. Sertarul pentru accesorii este disponibil pentru nișe de 45 cm și 60 cm.

WKEgb 582	9901 085
-----------	----------



Set Side-by-Side

Folosind setul Side-by-Side pentru aparatele sub blat, două sau trei aparate pot fi amplasate unul lângă celălalt.

Toate aparatele cu montare sub blat	9095 810
-------------------------------------	----------

Cu setul Side-by-Side, două aparate ECBN pot fi montate unul lângă celălalt. Este menținut spațiul dintre aparate și sunt bine conectate prin banda de acoperire.

ECBNe 8870/71/72	9904 358
ECBNe 7870/71	9904 349



Accesorii relevante pentru instalare

Toate accesoriile pot fi găsite online, împreună cu modelul dorit. Pentru informații și comenzi, puteți vizita și magazinul online la home.liebherr.com.

Set pentru inversarea sensului de deschidere a ușii

Modelele ECBNe sunt disponibile standard cu deschidere pe stânga sau pe dreapta. Dacă este necesară inversarea balamalei, există un accesoriu dedicat. Balamaua ușii poate fi inversată doar de către serviciul de asistență Liebherr.

ECBNe 7870/71	9905 034
ECBNe 8870/71	9905 061



SoftSystem pentru aparatele complet integrate

Mecanismul SoftSystem amortizează ușa la închidere, asigurând o închidere delicată chiar și cu rafturile ușii complet încărcate. La aparatele complet integrate, ușa se închide automat de la un unghi de deschidere de aproximativ 30°. Pentru instalarea corectă a mecanismului de închidere amortizat, trebuie păstrat un spațiu liber de 560 mm (adâncime) față de mobilier. Pentru combinele frigorifice, fiecare ușă va necesita propriul mecanism SoftSystem.

Toate aparatele cu montaj tip ușă lângă ușă	9096 985
---	----------



Limitator de deschidere a ușii

Unghiul de deschidere setat din fabrică al ușii poate fi redus de la 115° la 90° prin introducerea unor pini de limitare în balamalele superioare și inferioare. Astfel se previne lovirea ușii de pereți sau de mobilierul adiacent și deteriorarea acestora.

Modelele ECBN	9096 699
Alte combine frigorifice complet încorporabile	9096 214
Toate celelalte aparate complet încorporabile și sub blat, inclusiv vitrinele pentru vin	9080 127



Furtun de 3 metri pentru IceMaker/InfinitySpring

Dacă furtunul de 1,5 metri livrat standard nu este suficient, furtunul flexibil ranforsat de 3 metri pentru aparatele cu conexiune de apă de 3/4" oferă mai multă flexibilitate la instalarea aparatului. Este robust, flexibil și ușor de schimbat.

6030 135



Cablu de alimentare de 3 metri

Dacă lungimea standard de 2,10 metri nu este suficientă, cablul de alimentare de 3 metri oferă mai multă flexibilitate la instalare. Conectorul de alimentare poate fi scos simplu și fără efort din aparat și înlocuit.

Toate aparatele complet integrate din seriile Pure, Plus, Prime și Peak (precum și toate modelele BluPerformance)	9097 351
---	----------



SmartDeviceBox

Puteți posttecha Liebherr-ul dumneavoastră cu un SmartDeviceBox, care vă aduce aparatul dumneavoastră pe internet. SmartDeviceBox se poate încorpora în câțiva pași simpli și vă deschide deja de astăzi întreaga lume a posibilităților digitale.

Toate aparatele compatibile SmartDevice	6125 265
---	----------



Set de conexiune pentru panouri frontale divizate

Acest set de conexiune este o completare practică în cazurile în care un aparat complet integrat cu o singură ușă este instalat într-o nișă unde anterior exista o combină frigorifică. Cu ajutorul setului, fronturile divizate pot fi unite între ele.


Toate aparatele complet încorporabile cu o singură ușă	9086 398
--	----------





Dimensiune a nișei

Dimensiunea nișei pentru aparatele complet încorporabile este standardizată la nivel de industrie și unitară. Adâncimea și lățimea sunt definite. Dimensiunile nișei oferă informații despre dimensiunea și înălțimea aparatului. Dimensiunile exacte ale fiecărui aparat se regăsesc în schițele de sub fiecare aparat complet integrat sub blat.



SN	de la +10 °C la +32 °C
ST	de la +16 °C la +38 °C
N	de la +16 °C la +32 °C
T	de la +16 °C la +43 °C

Clase climatice

Clasa climatică specifică temperaturile ambientale la locul de instalare la care un frigider sau un congelator poate fi utilizat și va funcționa optim. Clasele climatice definite (conform DIN EN ISO 15502) sunt:



Plintă Vario

Plinta Vario permite adaptarea modelelor sub blat la înălțimea și adâncimea mobilierului de bucătărie. Toate cele patru picioare reglabile se pot ajusta din față, cu un interval de 50 mm. În plus, grila de ventilație poate fi adaptată variabil la frontul bucătăriei, cu un interval de 55 mm.


Ghiduri Rernski

Aparatele superioare special concepute cu o înălțime de 140 cm sau mai mult au două ghidaje rern pe partea dreaptă și stângă a patului. Acest lucru permite alinierea perfectă a coolerului și împiedică alunecarea acestuia. Osim toga, svi uređaji imaju dvije podesive leg srijeda. Cele două ajutoare de instalare asigură închiderea optimă a ușii și răcirea ideală.



Instalarea lamelelor decorative

Pentru aparatele care pot fi ascunse, cadrul de acoperire de pe ușa aparatului poate fi prevăzut cu o baghetă de acoperire de până la 4 mm grosime, care răspunde laturilor frontale ale bucătăriei. Rama decorativă este în mod standard din bujori de aluminiu; ramele sunt disponibile ca accesoriu.



Ventilație

Cum să asigurați răcirea corectă a sistemului de răcire și o răcire corespunzătoare a dispozitivului:

Dispozitivul trebuie ventilat corespunzător. În funcție de model și condițiile de instalare, se efectuează următoarele:

1. Aparate care nu ajung la tavan: Ventilare frontală în partea de jos. Extragerea aerului prin panoul frontal.
2. Aparate care ajung la tavan: Ventilare frontală la bază. Evacuarea aerului prin orificiile de ventilație.
3. Pentru aparatele amplasate unul deasupra celuilalt (conceptul Side-by-Side, a se vedea pagina 118), se aplică același lucru ca la punctele 1 și 2.
4. Aparate cu ventilație frontală și evacuare a aerului.
5. Aparate cu montare sub blatul de lucru.
6. Datorită sistemului InteriorFit, modelele BluPerformance sunt perfect adaptate unei nișe de 60 cm. Nu este necesară nicio distanță laterală pentru ventilație. Doar ușa este ușor mai lată, ceea ce oferă acces optim la mâner sau la mânerul tip pârghie. Ventilație ca la punctul 1 sau 2.

Notă: Orificiile de ventilație trebuie să fie de cel puțin 200 cm².

