

Ostanite u kontaktu



Idi na planiranje u CAD sistem

Podržavamo vas u planiranju kuhinje u sistemu CAD s .dwg datotekama uređaja u 3D obliku za sve aktuelne modele. Mogu se pronaći pod „Preuzimanja“ za odgovarajući model na **home.liebherr.com**.



Aplikacija SmartDevice: Pametna pratnja vašem Liebherr uređaju. Upravlajte svojim uređajima jednostavno putem aplikacije, primajte važna obaveštenja o statusu i iskoristite brojne druge usluge za vaš zamrzivač.



Naš kataloški program

Zatražite naše kataloge i posebne ponude od svog Liebherr specijalizovanog prodavca. Svi katalogi takođe se mogu preuzeti na **home.liebherr.com**.

Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH

Dr.-Hans-Liebherr-Straße 1

9900 Lienz

Tel. 01 888 93 92

sales.hr@liebherr.com – service.hr@liebherr.com



home.liebherr.com

Zadržava se pravo na tehničke izmene, greške, kao i odstupanja u slikovnim i tekstualnim sadržajima.
Odstupanja u boji posledica su procesa štampe.
Aktuelno stanje podataka možete pronaći na sajtu home.liebherr.com.
Štampano u Hrvatskoj, u štampariji STEGA TISAK. 06.2026 / SR.



Prodajni katalog 2026

home.liebherr.com

LIEBHERR

Hlađenje i zamrzavanje





ICBa 5123 ◇ Serija Plus

Prvi ugradni kombinovani frižider/zamrzivač na svetu u klasi energetske efikasnosti A.

↑
178
↓

Bio
Fresh

Smart
Frost

Soft
System

Smart
Device
Ready

A
↑
G

Sadržaj

Naši novi proizvodi za 2026	4
Dobri razlozi zašto odabrati Liebherr	6
Tehnologije za očuvanje svježine	12
Kratke informacije o karakteristikama	16
Serije	18
10 godina garancije proizvođača	20

Ugradni uređaji	22
Dizajn	24
Komfort i fleksibilnost	26
AutoDoor	28
Koncept „Side-by-Side“	30
Klasifikacija – ugradni uređaji	38
Pregled asortimana	40
 Kombinacije „Side-by-Side“	44
Kombinovani frižideri sa zamrzivačem	60
Frižideri	82
Zamrzivači	116
Ugradni uređaji ispod pulta	126



Pouzdanost i dugotrajnost za nas nisu samo prazne reči. Zato vama i vašim kupcima sada nudimo besplatnu desetogodišnju garanciju na samostojeće kombinovane frižidere-zamrzivače u energetske klasi A, kao i na potpuno integrisane uređaje u energetskim klasama A i B, uz kupovinu do 31. decembra 2026. godine i registraciju u roku od 12 meseci.

Uređaji sa desetogodišnjom garancijom proizvođača označeni su u pregledima simbolom sa strane, a više informacija i uslovi o registraciji i garanciji nalaze se na home.liebherr.com/guarantee

Samostojeći uređaji	148
Dizajn	150
Pogodnost i fleksibilnost	154
Tipologija – samostojeći uređaji	156
Pregled asortimana proizvoda	160
French Door Frižideri-zamrzivači	162
Uporedna (Side-by-Side) kombinacija	178
Frižideri-zamrzivači	196
Frižideri	236
Zamrzivači	250
Zamrzivači u obliku sanduka	264
Uređaji koji se postavljaju ispod radne površine	270

Uređaji za vino	288
Pregled asortimana proizvoda	290
Potpuno integrisani frižideri za vino	294
Potpuno integrisani frižideri za vino koji se postavljaju ispod radne površine	302
Samostojeći frižideri za vino	314
Kompaktni uređaji	340
Dodatna oprema	344
Rečnik	350

Naši novi proizvodi za 2026.

Wine

↑
82-88
↓

← 60 →

Model sa neprovidnim vratima pridružuje se asortimanu frižidera za vino koji se postavljaju ispod radne površine

Outdoor

↑
82-88
↓

← 60 →

Potpuno integrisani frižideri za upotrebu na otvorenom koji se postavljaju ispod radne površine

↑
187
↓

← 60 →



BluRoX

FNXa 522i sa funkcijom BluRoX: prvi samostojeći zamrzivač osmišljen za cirkularnost.

↑
202
↓

← 60 →

Ultra
Efficient
A -20%

*

Samostojeći frižider-zamrzivač koji postavlja nove standarde: 20 % bolji od klase A*

* U poređenju sa pragom najviše klase energetske efikasnosti A prema Uredbi (EU) 2019/2016 (od jula 2023.)



Vario
Cool
Drawers


↑
82-88
↓

← 60 →

↑
86-92
↓

← 60 →

Dostupni modeli koji se postavljaju ispod radne površine
za još više planske fleksibilnosti: zamrzivač sa fiokama
na izvlačenje, frižider sa fiokama VarioCool



Beverage

↑
86-92
↓

← 60 →


Novo u portfoliju: frižideri za piće koji
se postavljaju ispod radne površine

Dobri razlozi zašto da birate Liebherr

Pokretačke inovacije, nagrađivani dizajn i održiva efikasnost imaju jedan cilj u kompaniji Liebherr: pretvaranje svežine u čisto uživanje svakog dana. Godinama uređaji vrhunskog kvaliteta i prvoklasna usluga stvaraju zadovoljne klijente širom sveta. Pokažite svojim klijentima koliko je jedinstveno jezgro kompanije Liebherr i šta znači osloniti se na kvalitet, dugotrajnost i efikasnost naših uređaja. Ovo su samo neki od mnogo razloga zbog kojih smo stručnjaci za rashlađivanje i zamrzavanje.

Nemačko inženjerstvo i posvećenost od 1954.

Preko 70 godina proizvodimo frižidere i zamrzivače vrhunskog kvaliteta i prodajemo ih širom sveta. Međutim, u suštini smo i dalje porodična firma sa korenima čvrsto utemeljenim u Nemačkoj. Ovde razvijamo naše proizvode, kao što smo uvek i radili, a pokreće nas nemačko inženjerstvo i trajna veza s našim osnivačem i znanje koje je inženjerska stručnost ovde skupljala generacijama.



Bez ustupaka na kvalitetu do najsitnijeg detalja

Naši uređaji su dizajnirani u Nemačkoj, temeljno testirani i imaju dugogodišnju garanciju, a njihov kvalitet i izdržljivost vidljivi su u svakom detalju. Nudimo 10-godišnju garanciju proizvođača na odabrane uređaje i obezbeđujemo rezervne delove za modele proizvedene od 1. januara 2021. do 15 godina. Spoj nemačkog inženjerstva, odabranih materijala i dugoročne podrške garantuje zadovoljstvo korisnika širom sveta.



Sedište kompanije Liebherr-Hausgeräte
u Ohzenhauzenu / Nemačka



Održivost po dizajnu

Održivost predstavlja putovanje – neprekidni proces poboljšanja i učenja na svakom koraku puta. Zato naša vizija prevazilazi efikasnost – dizajniramo za dugotrajnost, mogućnost popravke i recikliranje. Kad god je to moguće, konvencionalne materijale menjamo održivijim alternativama i smanjujemo kompleksnost da bismo omogućili rasklapanje i ponovnu upotrebu. Uz inovacije kao što je BluRoX, našu patentiranu vakuumsku izolaciju za koju se koristi vulkanski kamen, preduzimamo realne korake ka potpuno cirkularnom životnom veku



A
↑
G A


Ultra
Efficient
A -20% *

Ultra
Silent

Efikasnost koja sve menja

Izuzetne energetske performanse oduvek su bile suštinski deo filozofije naših proizvoda. Liebherr uređaji su jedni od najefikasnijih na tržištu, a sve zahvaljujući stalnim inovacijama, pametnoj elektronici i komponentama velike preciznosti. A pošto rade 24 časa dnevno, svaka optimizacija mnogo znači – očuvanje resursa i smanjenje troškova na duge staze.

* U poređenju sa pragom najviše klase energetske efikasnosti A prema Uredbi (EU) 2019/2016 (od jula 2023.).




Uvek dobro povezani

Vaši klijenti imaju koristi od svih opcija naše aplikacije SmartDevice i integracije svojih Liebherr uređaja u postojeće okruženje pametnog doma. Većina Liebherr modela već je opremljena funkcijom SmartDeviceBox ili se ona može naknadno ugraditi. To znači da se važna obaveštenja o statusu i alarmu šalju direktno na vaš telefon, a uređaji mogu daljinski da se kontrolišu. Aplikacija ima brojne funkcije i usluge.



Nije svako svetlo isto

Liebherr kombinuje osvetljenje, funkcionalnost i dizajn u jedinstvene svetlosne koncepte. Oni ne samo da obezbeđuju ravnomerno osvetljenje i bolju preglednost, već stvaraju i estetske naglaske i otkrivaju sofisticirane detalje, na primer kada se koriste i kao podrška staklenim policama. Liebherr kroz osvetljenje i dizajn pokazuje svoj osećaj za optička i tehnička usavršavanja. Na kraju, gotovo je šteta sakriti to u zadnjem delu frižidera.





Inovativna tehnologija svežine

Liebherr je već dugo pionir kada je reč o svežini. Tehnologije kao što su EasyFresh, BioFresh i BioFresh Professional sa HydroBreeze održavaju hranu svežom znatno duže, obezbeđujući optimalne uslove temperature i vlažnosti. Time se produžava rok trajanja, smanjuje bacanje hrane i ređe ide u kupovinu.



Praktične funkcije za svakodnevni život

Kada je reč o jednostavnosti korišćenja uređaja, Liebherr je otvoren za sve. Ali njihova vrata nisu. Na kraju krajeva, naši inženjeri su obični ljudi koji se nakon posla vraćaju svojim domovima. Oni cene dobro osmišljene funkcije koje život čine primetno lakšim, kao što su fleksibilni sistemi za odlaganje, praktične teleskopske vođice i intuitivne kontrole.

Beskrajno osvežavajuće

Bilo da dobijate kristalno čistu vodu iz InfinitySpring-a, automatski pravite led pomoću IceMaker-a ili brzo pripremate kockice leda uz EasyTwist-Ice – funkcije za vodu i led kompanije Liebherr osvežavaju vas direktno iz frižiderskog ili zamrzivačkog dela, sa ili bez priključka na vodu. To je održivo, praktično i jednostavno pruža onaj „aaaaaah“ osećaj.





Naš put u budućnost

U kompaniji Liebherr Appliances uspostavljena je sveobuhvatna strategija korporativne odgovornosti (CR) koja oblikuje naš način rada – od poštenih uslova rada i korišćenja resursa do održivog dizajna proizvoda. Inovacije kao što su izolacija BluRoX, obnovljiva energija u našim postrojenjima i 15-godišnja dostupnost rezervnih delova deo su naše posvećenosti stvaranju postojanog uticaja na ljude, životnu sredinu i buduće generacije.

Za ovu posvećenost dobili smo srebrnu medalju EcoVadis, koja predstavlja procenu korporativne odgovornosti na svetskom nivou.

Ljudi i održivo poslovanje

Cenimo jednakost i omogućavamo bezbedne, poštene i dugoročne poslove. Kao porodični posao, preuzimamo odgovornost s pogledom na budućnost, a ne samo za naredni kvartal.

Recikliranje

Dizajniramo u svrhu reciklaže tako što koristimo održive i pojednostavljene materijale i više recikliranog udela. Sve više se naši proizvodi prave za rasklapanje, što omogućava povratak resursa i podršku na našem putu prema cirkularnoj ekonomiji.



Materijali

Fokusiramo se na dugotrajne, bezbedne i materijale sa manje uticaja – što uključuje povećano korišćenje recikliranog čelika, plastike i pene na biološkoj osnovi, a to olakšava recikliranje.

Korišćenje

Uređaji rade 24 časa dnevno, pa su energetska efikasnost i izdržljivost važne. Mnogi naši modeli su među najefikasnijim dostupnim uređajima uz već dostupne rezervne delove. Funkcije kao što je BioFresh duže održavaju svežinu hrane i pomažu kod smanjenja otpada.

Proizvodnja

Uvek poboljšavamo efikasnost i ekološke performanse naših proizvodnih postrojenja putem povećanog korišćenja zelene električne energije, smanjenja emisija, praćenja potrošnje vode i izbegavanja štetnih materija gde god je to moguće.



Otkrijte više o našoj korporativnoj odgovornosti

Da biste istražili kompletnu sliku, uključujući činjenice, brojke i okruženja, posetite home.liebherr.com/sustainability



Dugotrajniji ukus.

Ne pravite ustupke kada kupujete. Tražite prirodne sastojke, najbolji kvalitet i maksimalnu svežinu. A naravno da svako ko ceni dobru hranu želi da što duže ostane sveža. Upravo zato razvijamo inovativne tehnologije svežine i poboljšavamo ih iz godine u godinu, da bi vaša hrana i dalje imala svež ukus nakon nekog vremena u frižideru.



DuoCooling. Bez isušivanja.

Naša osnovna tehnologija u svim frižiderima-zamrzivačima. Dva potpuno odvojena rashladna kola osiguravaju da neće doći do razmene vazduha između odeljaka frižidera i zamrzivača. Namirnice se ne isušuju i nema širenja neprijatnih mirisa.





EasyFresh. Idealno za voće i povrće.

Otpakovano voće i povrće ovde ima odgovarajuće uslove. Kada se čuva na istoj temperaturi kao u odeljku frižidera i hermetički zatvori u komori, salata, na primer, je i dalje hrskava i sveža nakon 7 dana.



BioFresh. Naša zaokružena funkcija.

Pouzdana BioFresh tehnologija čuva namirnice na temperaturi tek malo iznad 0 °C, što je mnogo hladnije nego u ostatku uređaja. Uz savršenu vlažnost, voće i povrće ostaje sveže još duže u hermetičkoj komori za voće i povrće. Meso, riba i mlečni proizvodi mogu da stoje u idealnim uslovima u komori za meso i mlečne proizvode.



BioFresh Professional uz HydroBreeze. Profesionalno rashlađivanje.

Hladna maglica koja prekriva voće i povrće poput zaštitnog premaza. Osigurava hrskavu svežinu i poboljšava strukturu – poseban fantastični efekat za voće i povrće u komori BioFresh Professional.



BioFresh Professional uz komoru za ribu i morske plodove.

Kao sveže ulovljena riba sa pijace.

Posebno osetljivu hranu kao što su riba i morski plodovi najbolje je čuvati na ledenim temperaturama i niskoj vlažnosti. Stalna temperatura od -2 °C u komori za ribu i morske plodove je najodgovarajuća da hrana duže ima sveži ukus.



SmartFrost. Odmrzavanje je potrebno mnogo ređe.

Uz tehnologiju SmartFrost nakupljanje leda je značajno smanjeno. Zato je odmrzavanje retko potrebno. Unutrašnji zidovi odeljka zamrzivača su glatki i lako se čiste.



NoFrost. Nema više odmrzavanja.

Funkcija automatskog odmrzavanja garantuje da će zamrznuta hrana ostati sveža. Više nema potrebe da privremeno sklanjate zamrznutu hranu tokom ručnog odmrzavanja. Stalno optimalno zamrzavanje ostaje isto bez prekida.

Ovi frižideri imaju sve – pa i kontrolu vrata.

Nas ne zanima da razvijamo frižidere sa najviše funkcija. Težimo ka pružanju funkcija za bezbedno čuvanje hrane koje su kupcima stvarno potrebne. Funkcija koje olakšavaju život. A zatim ove funkcije uključujemo uz vrhunsko tehničko savršenstvo.

Igrajte nasigurno



Alarm u vratima

Alarm kada se vrata otvore, a koji se i vidi uz pulsirajuće LED svetlo.



Alarm za temperaturu

Vizuelno i zvučno upozorenje čim temperatura u odeljku zamrzivača dođe do kritičnog nivoa.



Alarm za nestanak struje

Vizuelni i zvučni alarm u slučaju nestanka struje radi bezbednog čuvanja hrane.



Alarm zbog kvara uređaja

Vizuelno i zvučno upozorenje u slučaju kvara uređaja.



Podsetnik

Automatski podsetnik za održavanje i čuvanje.



Sprečavanje unosa

Sprečava svaku konfiguraciju ili aktivaciju funkcija.



DemoMode

Za optimalnu prezentaciju uređaja na prodajnom mestu: korisnički interfejs i rasveta su uključeni, a rashlađivanje je isključeno.

Malo pogodnije



CleaningMode

Isključuje rashlađivanje, a rasveta ostaje uključena radi potpune vidljivosti tokom čišćenja.



PartyMode

U režimu PartyMode aktiviraju se funkcije kao što su SuperCool i maksimalna proizvodnja leda.



HolidayMode

Ventilator, SuperCool i SuperFrost se isključuju, a temperatura rashlađivanja se podiže na +15 °C radi uštede električne energije. Odeljak zamrzivača ostaje uključen.



EnergySaver

Standardnu temperaturu povećava do najviše +7 °C radi smanjenja potrošnje energije.



SabbathMode

Sva svetla i zvuci se isključuju, što se deaktivira nakon 80 sati.



Podešavanje jezika*

Podešavanja za 12 jezika.



Glavna stručnost: rashlađivanje i zamrzavanje



Ekran za temperaturu

Trenutna vrednost temperature uvek je prikazana na ekranu. Promena se prikazuje treptućim brojkama u meniju.



SuperFrost

Povećana snaga rashlađivanja u odeljku zamrzivača radi zamrzavanja uz očuvanje vitamina.



SuperCool

Performanse rashlađivanja će se povećavati dok nove namirnice ne budu jednako rashlađene kao i ostatak sadržaja.



VarioTemp

Podešavanje temperature između 2°C i +14°C znači da ceo odeljak zamrzivača može da se koristi i za rashlađivanje ili kao odeljak za ostavu.

Samo pametno uz našu aplikaciju




NightMode

Svi zvuci se isključuju, a rasveta se prigušuje. Radi mira i tišine.



BottleTimer

Dodatno brzo rashlađivanje putem aktivacije funkcije SuperFrost. Automatski podsetnik preko aplikacije da izvadite flaše iz odeljka s ledom.



IceCubeTimer**

Brža proizvodnja kockica leda. Čim kockice leda budu spremne, aplikacija šalje obaveštenje.



AutoDoor

(samo uz odabrane potpuno integrisane uređaje uz AutoDoor)
Jedinstveno širom sveta: Praktično otvaranje i zatvaranje vrata putem glasovnih komandi, signala kucanja i pametnog telefona* – ili jednostavno ručno.

Kratak opis funkcija | Rashlađivanje i zamrzavanje

Tehnologije svežine

Bio Fresh Professional	BioFresh Professional nudi još više fleksibilnosti za vaše posebne potrebe čuvanja hrane.
Hydro Breeze	Profesionalno hlađenje: Izmaglica nastala hlađenjem i temperatura tek malo iznad 0 °C u komori osiguravaju duže vreme čuvanja i stvaraju zadivljujući vizuelni efekat.
Fish & Seafood	U komori za ribu i morske plodove čuvaju se riba i morski plodovi na optimalnoj temperaturi od -2 °C, jednako stručno kao kod prodavca ribe.
Bio Fresh	Na temperaturi tek malo iznad 0 °C i idealnoj vlažnosti, voće, povrće, meso, riba i mlečni proizvodi ostaju sveži mnogo duže nego u običnim odeljcima frižidera.
Bio Fresh Plus	Prednosti odeljka BioFresh sa dodatnom temperaturnom zonom koju možete da kontrolišete do -2 °C – savršeno za ribu i morske plodove (samostojeći uređaji).
Easy Fresh	Mogućnost podešavanja vlažnosti produžava svežinu voća i povrća.
Duo Cooling	Dva zasebna kola za hlađenje kojima se može upravljati koriste se za nezavisnu kontrolu odeljaka frižidera i zamrzivača. Sprečava prolazak neprijatnih mirisa i sušenje namirnica.
No Frost	Pogodnost bez mraza.
Smart Frost	Odmrzavanje je mnogo ređe.
Stop Frost	Ređe odmrzavanje i lakše otvaranje poklopca komore jer nema vakuuma.
Super Cool	SuperCool povećava snagu hlađenja dok hrana koju ste nedavno stavili ne dostigne temperaturu ostatka sadržaja.
Super Frost	SuperFrost povećava snagu hlađenja za kratko vreme, a to znači da temperatura ostaje konstantna kada dodajete nezamrznutu hranu.
Vario Temp Zone	Hlađenje ili zamrzavanje? Šta možete da birate: VarioTempZone može da se podesi na preciznu temperaturu od -18 °C do -10 °C i od -2 °C do +5 °C.
Vario Temp	Odeljak zamrzivača pretvara se u dodatnu zonu za rashlađivanje podešavanjem precizne temperature između -2 °C i +14 °C (samostojeći uređaji).
Vario Cool Drawers	Temperature u fiokama mogu pojedinačno da se podese između 0 i +16 °C. Ovo omogućava da se ledeno hladna pića i osetljiva hrana zasebno čuvaju.

Dizajn

Open Stage	Providne fioke prikazuju ceo sadržaj frižidera uz maksimalnu jasnoću i odličnu ergonomiju.
Glass & Steel-look Interior	Elegantni elementi od stakla i nerđajućeg čelika u unutrašnjosti zbog posebnih zahteva dizajna.
Mood Light	Istaknuto mesto u vašem životnom prostoru: indirektan dizajn osvetljenja elegantno prikazuje Centar za vodu i led i udubljene drške.
Light Tower	Novi koncept rasvete LightTower ravnomerno osvetljava unutrašnjost i pruža potporu staklenim policama. Fleksibilno, uz uštedu prostora i jedinstveno.
LED	Emituje malo toplote, štedi energiju, a održavanje nije potrebno za optimalno osvetljenje.

Voda i led

Water & Ice Centre	Centar za vodu i led uvek obezbeđuje dovoljno hladne vode, kockica leda i drobljenog leda.
Infinity Spring	Dozator za vodu ugrađen je u levi zid odeljka frižidera sa priključkom na vodovodnu instalaciju.
Ice Tower	Savršeno za zabavu: automatski IceMaker i veliki odeljak za picu na konvencionalnoj polici na izvlačenje.
Ice Maker	Automatski IceMaker sa priključkom na vodovodnu instalaciju.
Ice Maker Water tank	Automatski IceMaker sa rezervoarom za vodu ako priključak na vodovodnu instalaciju nije dostupan ili ga ne želite.
Easy Twist Ice	Brzo napravite kockice leda: Rezervoar napunite vodom, ostavite da se zamrzne i napravite posebne gotove kockice leda (samostojeći uređaji).

Pogodnost i fleksibilnost

Auto Door	Jedinstveno širom sveta: AutoDoor omogućava lako i praktično otvaranje i zatvaranje vrata putem glasovnih komandi, signala kucanja i pametnog telefona* – ili jednostavno ručno.
Flex Door System	Zahvaljujući sistemu FlexDoorSystem vrata na Liebherr uređaju se pojedinačno otvaraju i zatvaraju veoma lako i tiho – a zaptivka na vratima 100% štedi energiju.
Soft System	Vrata se veoma nežno automatski zatvaraju, čak i ako su potpuno napunjena pod uslovom da je ugao otvorenosti manji od 30°.
Soft-Telescopic Rails	Fioke na teleskopskim šinama koje se potpuno izvlače sa samozatvaranjem i mehanizmima za nežno zaustavljanje za pogodnu upotrebu.
Telescopic Rails	Fioke na glatkim teleskopskim šinama za praktično otvaranje i zatvaranje i lako uklanjanje.
Ultra Silent	Verovatno nikada niste čuli za ovaj Liebherr uređaj – prosto zato jer je toliko tih.
Super Silent	Pssst, slušajte pažljivo: Vaš Liebherr uređaj je toliko tih da morate da napregnute uši da biste ga čuli.
Touch & Swipe-Display	Intuitivna kontrola frižidera – prosto putem dodira i prevlačenja preko ekrana u boji.
Touch-Display	Liebherr uređaji se izuzetno lako koriste uz nežan dodir prstom na jasnom dodirnom ekranu.
Touch Control	Kontrola uređaja jednim dodirom.
Space Box	Za fleksibilno skladištenje hrane: Na visini od 250 mm prostrana kutija nudi dosta dodatnog prostora čak i za izuzetno velike komade zamrznute hrane.
Side by Side	Uz uporedni koncept (Side-by-Side), frižideri i zamrzivači, kao i frižideri za vino, mogu zasebno da se kombinuju da odgovaraju individualnim potrebama.
Vario Space	Za dodatni veliki prostor za skladištenje: Prosto izvadite pojedinačne fioke iz zamrzivača i horizontalne pregrade ispod i napravite prostor za izuzetno velike zamrznute stavke.
Door Stop	Održavajte Liebherr uređaj u čistom stanju i bez neprijatnih mirisa. Vrata ostaju otvorena kada se ne koristi. Štedite vreme, energiju i svežinu.
Easy Open	EasyOpen znači da vrata zamrzivača mogu da se otvore više puta zaredom na praktičan i lak način.
Frost Protect	Posebna pogodnost za okruženja sa niskom temperaturom omogućava montažu zamrzivača čak i u prostorijama koje se ne greju do temperature od -15°C.
Door Lock	Mehanička brava na vratima osigurava stalnu bezbednost sadržaja frižidera. Brava je poravnata sa površinom i neupadljivo se uklapa u celokupni dizajn.

Povezivanje

Smart Device	Integrirana kutija SmartDeviceBox omogućava vam da upravljate uređajem i koristite dodatne usluge putem računara i mobilnih uređaja.
Smart Device ready	Kutija SmartDeviceBox može naknadno da se postavi tako da možete da kontrolišete uređaj i koristite dodatne usluge putem računara i mobilnih uređaja. Dostupno kao dodatak.

Posebna grupa proizvoda

Beverage	Posebno osmišljeni za savršeno rashlađivanje i prezentaciju pića
Outdoor	Idealno za korišćenje na otvorenom zbog materijala koji su otporni na rđu i vremenske uticaje, robusne konstrukcije i komponenta visokog kvaliteta.
Wine	Savršeni uslovi za fina vina sa jedinstvenim funkcijama za čuvanje i hlađenje.

Izuzetno efikasni modeli

Ultra Efficient A -10%	Ultra Efficient A -20%	Ultra Efficient A -30%	Ovo je čak još ekonomičnije** od uređaja u najvišoj energetske klasi A – Liebherr postavlja nove standarde.
------------------------	------------------------	------------------------	---

** U poređenju sa pragom maksimalne energetske efikasnosti klase A u skladu sa Direktivom (EU) 2029/2016 (od decembra 2023.).

Za jasan pregled. Čak i pre
nego što otvorite frižider.

○ Pure ◇ Plus ⬡ Prime △ Peak

Koji uređaj meni treba? Pitanje kupca na koje nije uvek lako odgovoriti. Zato smo vam olakšali kretanje našim asortimanom tako što smo ga podelili u četiri logično strukturirane serije.

○ Serija Pure

Serija Pure je naša osnovna klasa. Jednostavna, čista i savršeno opremljena za sve osnovne potrebe. Uređaji u seriji Pure svedeni su na osnove. Ali su na najvećem nivou što se tiče Liebherr kvaliteta.



◇ Serija Plus

Serija Plus predstavlja nadogradnju naše serije Pure i ima mnoge impresivne dodatne detalje. Povrh svega, Plus znači i plus u komforu. Ne samo da uređaji omogućavaju prvoklasno rashlađivanje i zamrzavanje, nego su i malo pametniji. Pomažu da rad bude malo lakši.

◻ Serija Prime

Sve je mnogo elegantnije uz seriju Prime. Ostavlja nepogrešiv trag u smislu dizajna i materijala. Povrh svega, materijali istinskog kvaliteta koriste se unutar uređaja. Ali uređaji iz ove serije posebno su privlačni i zbog posebnih rešenja za rasvetu.



△ Serija Peak

Serija Peak je naša premium serija. Ovde se kombinuje najbolje sa najboljim. Bez ustupaka. Inovativna Liebherr tehnologija spaja vrhunski dizajn i praktičnost u klasi za sebe. Uređaji u ovoj seriji su za one koji žele da imaju sve.



Kvalitet bez kompromisa

Pouzdanost i izdržljivost za nas nisu samo reči. Zašto? Zato što u Liebherr-u svaki detalj mora da odgovara našim visokim standardima. Sve funkcionalne komponente se temeljno i intenzivno testiraju, sve dok se ne uverimo u najviši kvalitet naših frižidera i zamrzivača.



Nudimo je našim kupcima besplatno u trajanju od 10 godina za sve samostojeće frižidere sa zamrzivačem u klasama energetske efikasnosti A, B i C, kao i za sve ugradne uređaje u klasama energetske efikasnosti A i B. Sa našom fabričkom garancijom vaši kupci neće imati nikakve troškove popravke i servisa u periodu od 10 godina.

Više informacija, registracija i uslovi garancije na:
home.liebherr.com/guarantee



Registracija i garantni uslovi na: home.liebherr.com/guarantee

Obezbeđena 10-godišnja garancija proizvođača:



Kupovina

Kupite novi Liebherr uređaj kod Liebherr dilera do 31.12.2026. godine.



Registracija

Registrujte svoj uređaj u roku od 60 dana od kupovine (datum kupovnog dokumenta) putem našeg web obrasca ili aplikacije SmartDevice.



Uživajte

Vaši kupci mogu da uživaju u 10-godišnjoj Liebherr garanciji proizvođača i dugotrajnoj svežini.







Potpuno integrisani uređaji



Neprolazan i elegantan. Dizajn za svaku kuhinju.

Sakriven iza kuhinjskih panela, Liebherr uređaj se ne vidi na prvi pogled i dizajn kuhinje stavlja u prvi plan. Ali kada se otvori, bude jasno: Iza vrata se krije nešto veoma posebno.

Spoj dizajna i funkcionalnosti.

Tradicionalan i vanvremenski s jedne strane, a elegantan i ekskluzivan s druge. Dizajn se neprimetno uklapa u svaki prostor. U unutrašnjosti su elegantni elementi od stakla i sa izgledom čelika. Precizno uklapanje, smisao za detalje i harmonična kombinacija materijala, oblici i boje stvaraju privlačan opšti izgled. Sve ovo delikatan naglašava koncept rasvete.



Koncept LightTower ravnomerno osvetljava unutrašnjost i omogućava potporu staklenim policama. Fleksibilno, uz uštedu prostora i jedinstveno.



Obični ventilator? Ni slučajno – novi ventilator sa ambijentalnim osvetljenjem osigurava gotovo ujednačeno raspoređenu temperaturu i uključuje filter sa aktivnim ugljem FreshAir. Funkcionalnost u svom najboljem obliku.



IRBbsci 5170 △ Serija Peak

Odabrani potpuno integrisani uređaji iz serije Peak imaju dodatnu privlačnu funkciju u obliku ekskluzivne unutrašnjosti sa izgledom BlackSteel čelika, što će zagarantovano izazvati oduševljenje svaki put kada se uređaj otvori.

Svežina sa faktorom uveličavanja

Naše ergonomijske fioke se lako koriste. Do njih se zato izuzetno lako dolazi – radi maksimalne preglednosti.




Očaravajući dizajn ima kompletan panel sa izgledom SmartSteel na zadnjem zidu i na unutrašnjosti vrata, kao i ventilator sa diskretnim ambijentalnim osvetljenjem. Ovako ćete svaki put kada otvorite vrata, imati poseban osećaj.



IRBPci 5170 165 Serija Peak

Pretvorite kuhinju u policu u prodavnicu.

OpenStage fioke vredne nagrade, nastale po uzoru na vitrine u prodavnicama delikatesa, jasno prikazuju sve namirnice. Kompletan sadržaj frižidera prikazan je uz maksimalnu preglednost, a ergonomijski su idealne za uzimanje stvari. Postavljamo nove standarde za lakoću korišćenja i dizajn. U donjem delu, tri dodatne BioFresh komore omogućavaju savršeno okruženje za čuvanje voća i povrća, kao i mesa, ribe i mlečnih proizvoda.





Ostava u kuhinji

Samo stavite namirnice kao što su krompir ili pića u odeljak za ostavu u vašem Liebherr uređaju. Sadrži uklonjivu korpu, tacnu za skladištenje i fioku. Odeljak za dostavu glatko se izvlači po teleskopskim šinama i zatvara sa mehanizmima za samostalno zatvaranje i nežno zaustavljanje. Temperatura može da se podesi između $+6^{\circ}\text{C}$ i $+14^{\circ}\text{C}$ – u zavisnosti od hrane koja se čuva.



Prostor za tepsiju

Da li želite da slatka pita koju ste ispekli ostane sveža? Ili ste možda pripremili picu koju ćete kasnije ispeći? Ako je tako, tepsiju prosto ubacite u svoj Liebherr uređaj – ima dosta prostora za tepsiju. Veoma praktično je to što možete da stavite i izvadite tepsiju kada su vrata otvorena pod uglom od 90° .



Jedan prostor za piće. Dve opcije.

Ova praktična polica na izvlačenje sa teleskopskim šinama u grupi modela IRD opremljena je sa dve uklonjive korpe za flaše radi lakog prenošenja. U nju možete da stavite i celu gajbu pića da utolite žeđ.



IRDdi 5121 ♦ Serija Plus



**Auto
Door**

Ništa ne morate da dirate.

Kuhinja u kojoj ništa ne morate da dodirujete savršena je zbog funkcije AutoDoor jer omogućava potpuno automatsko otvaranje i zatvaranje Liebherr uređaja pomoću signala kucanjem, aplikacije SmartDevice ili glasovne komande. Ovako ručkice i front uređaja ostaju čisti, čak i kada su vam (ili nekome drugom) ruke lepljive.

Prvi frižideri i zamrzivači na svetu koji se potpuno automatski otvaraju i zatvaraju. Zasebno možete da izaberete ugao otvaranja i vreme pre zatvaranja. A ako je potrebno, možete da ih otvorite i zatvorite jednako lako rukom ili preko pametnog telefona.




Otvaranje i zatvaranje signalom kucanja



Otvaranje i zatvaranje pametnim telefonom

(SmartDevice aplikacija je obavezna.)



Otvaranje i zatvaranje glasovnom komandom

(SmartDevice aplikacija i Amazon
Alexa ili Google Assistant su
obavezni.)



Otvaranje i zatvaranje ručno takođe je moguće



Side
by
Side



IXRFW 5180

SIFNdi 5188 △ Serija Peak | EWTdf 3553 Vinidor | IRBci 5180 △ Serija Peak



Vaš posebni centar za svežinu (Mix and Match).

Imate potpunu fleksibilnost za kombinovanje Liebherr uređaja tako da odgovara vašim individualnim potrebama za svežinu. Svi modeli sa oznakom za uporedno slaganje mogu se kombinovati vertikalno i/ili horizontalno za stvaranje vašeg individualnog centra za svežinu, što vam daje savršena rešenja za sve potrebe čuvanja hrane.

Tako imate sve na jednom mestu: Veliki rashladni kapacitet, izuzetno dugotrajna svežina uz BioFresh, vina na odgovarajućoj temperaturi i pogodnost da nikada više ne morate da odmrzavate uz opciju NoFrost.


Stvorite svoj posebni centar za svežinu [Mix and Match].



Radi sprečavanja nastanka kondenzacije između uređaja, uporedni Liebherr uređaji opremljeni su integrisanim grejnim elementom u plafonu i/ili bočnim zidovima. Ovo znači da lako možete da kombinujete različite Liebherr modele uz odličnu zaštitu samih uređaja i kuhinjskog nameštaja.


Ako se oslanjate na naše preporuke, nudimo dodatne unapred uređene uporedne komplete koji omogućavaju najbolji izbor svih mogućih kombinacija modela sa početkom na stranici 198.

Nije potrebna dodatna električna energija za grejanje okvira jer je grejanje deo postojećeg grejnog kola i koristi otpadnu energiju.



Zamrzivači sa plafonima sa grejanjem

Plafoni sa grajanjem omogućavaju da se zamrzivači sa visinom otvora od 72 ili 88 cm kombinuju vertikalno sa frižiderom ili frižiderom za vino bilo koje visine otvora.



Primer kombinacije

Na vrhu: frižider ili frižider za vino

Na dnu: zamrzivač




Bočni zidovi sa grejanjem na obe strane

Bočni zidovi sa grejanjem omogućavaju postavljanje uređaja sa obe strane u otvoru bilo koje visine.



Plafon i bočni zidovi sa grejanjem


Plafon i bočni zidovi sa grejanjem omogućavaju kombinaciju uređaja iznad otvora bilo koje visine. Moguće su dvostrane kombinacije do visine otvora od 178 cm.



Primer kombinacije

U sredini: zamrzivač

Na levoj i/ili desnoj strani: frižider i/ili frižider za vino



Primer kombinacije

Na vrhu: WKE frižider za vino

Na dnu: zamrzivač

Na levoj i/ili desnoj strani: frižider i/ili frižider za vino

Usluga za sve koji se teško odlučuju.

Sa našim Side-by-Side rešenjima moguće su gotovo beskrajne kombinacije naših uređaja. Za sve koji su već pomalo preplavljeni tolikim izborom, i kako bismo vam olakšali planiranje, pripremili smo unapred definisane setove – pravi best-of najatraktivnijih Side-by-Side kombinacija.



IXRFW 5180, sastoji se od:

Side
by
Side

↑
178
↓



SIFNdi 5188 △ Serija Peak



EWTdf 3553 Vinidor



IRBci 5180 △ Serija Peak



IXRF 4555, sastoji se od:

Side
by
Side

↑
140
↓



No
Frost

SIFNdi 4556 ◯ Serija Prime



Bio
Fresh

IRBci 4550 ◯ Serija Prime


Uporedni koncept

Možete pronaći sve moguće potpuno ugradne kombinacije uređaja za Side-by-Side ugradnju:

		Frižideri				Zamrzivači	
		BioFresh/4	BioFresh	EasyFresh/4	EasyFresh	NoFrost	NoFrost
		IRB ..1	IRB	IR ..1	IR	SIFN	IFN
Frižideri	IRB ..1					■	
BioFresh/4							
BioFresh	IRB					■	
EasyFresh/4	IR ..1					■	
EasyFresh	IR					■	
Zamrzivači	SIFN	■	■	■	■	■	■
NoFrost							
NoFrost	IFN					■	
SmartFrost	IF					■	
Frižideri-zamrzivači	ICBN					■	
BioFresh/NoFrost							
BioFresh/SmartFrost	ICB					■	
EasyFresh/NoFrost	SICN	■	■	■	■	■	■
EasyFresh/NoFrost	ICN					■	
EasyFresh/SmartFrost	IC					■	
Frižideri za vino	EWT	□	■	□	■	■	


■ Moguće je □ Moguće pod određenim uslovima: pod uslovom da pored odeljka za zamrzavanje nema drugog uređaja!

Primer za kombinaciju od tri uređaja za SBS/178 nišu:




	Frižideri-zamrzivači					Frižideri za vino
SmartFrost	BioFresh/ NoFrost	BioFresh/ SmartFrost	EasyFresh/ NoFrost	EasyFresh/ NoFrost	EasyFresh/ SmartFrost	
IF	ICBN	ICB	SICN	ICN	IC	EWT
			■			□
			■			■
			■			□
			■			■
■	■	■	■	■	■	■
			■			
			■			
			■			
			■			
■	■	■	■	■	■	■
			■			
			■			
			■			
			■			■

Nije moguće zbog 4* odeljka sa
leve strane.



Moguće samo zato što pored
4* odeljka sa desne strane nije
postavljen nijedan uređaj.





SIFNbsdi 5188 △ Serija Peak

Tipologija

Slova

I	R	B	d	i
1	2	3	+	5

Brojke

5	1	7	1
1	2	3	4

1	Konstrukcija
I	Integrirano
D	Dekoratívni okviri
S	Grejanje na bočnim zidovima (pre prve pozicije)
2	Grupa proizvoda
R	Frižider
C	Kombinacija (frižider-zamrzivač)
F	Zamrzivač
IXRF	Pokazatelj za uporedne uređaje (frižider zamrzivač)
IXCC	Pokazatelj za uporedne uređaje (kombinacija kombinacija)
3	Tehnologija/funkcije
B	BioFresh
N	NoFrost
D	Pića (korpa za flaše)
P	Na izvlačenje (fioka na izvlačenje)
RC	Odeljak za ostavu u frižideru (odeljak za ostavu)
S	Klizna vrata
+	Unutrašnji dizajn
bs	Unutrašnjost sa izgledom BlackSteel čelika
4	Klasa energetske efikasnosti
a	Klasa energetske efikasnosti A
b	Klasa energetske efikasnosti B
c	Klasa energetske efikasnosti C
d	Klasa energetske efikasnosti D
e	Klasa energetske efikasnosti E
f	Klasa energetske efikasnosti F
5	Povezivanje
i	Funkcija SmartDeviceBox je uvrštena

1 + 2 Otvor*

35	72 cm
39	88 cm
40	102 cm
41	122 cm
45	140 cm
48	158 cm
51	178 cm
56	194 cm
88/87	204 cm

3 Serija

0-1	Pure
2-4	Plus
5-6	Prime
7-9	Peak

4 Specifikacija

Frižideri

0	Bez odeljka zamrzivača sa 4 zvezdice
1	Sa odeljkom zamrzivača sa 4 zvezdice

Kombinacije/zamrzivač

2-8	Broj fioka u zamrzivaču
-----	-------------------------

Side-by-side (IX kompleta)


0	Bez odeljka BioFresh
5	Sa odeljkom BioFresh

Pregled asortimana proizvoda

Uporedni/ vrata na vratima

Zamrzivač | Frižider za vino | Frižider

BioFresh Professional
NoFrost | Vino | HydroBreeze
IceTower | | InfinitySpring



IXRFW 5183		
SIFNdī 5188	EWTgb 3583	IRBci 5180

IXRFW 5180		
SIFNdī 5188	EWTdf 3553	IRBci 5180

IXRFWbs 5174		
SIFNbsdi 5188	EWTgb 3583	IRBbsci 5170

BioFresh
NoFrost | Vino | OpenStage
IceTower | | BioFresh


IXRFW 5173		
SIFNdī 5188	EWTgb 3583	IRBPci 5170

IXRFW 5170		
SIFNdī 5188	EWTdf 3553	IRBPci 5170

Uporedni/ vrata na vratima

Frižider za vino | Frižider

BioFresh Professional
Vino | HydroBreeze



Zamrzivač | Frižider

BioFresh Professional
NoFrost | HydroBreeze
IceTower | InfinitySpring

NoFrost | HydroBreeze
IceTower

NoFrost | HydroBreeze
IceTower | InfinitySpring
AutoDoor | AutoDoor

BioFresh
NoFrost | OpenStage
IceTower | BioFresh

NoFrost | BioFresh

EasyFresh
NoFrost | EasyFresh
| Polica na izvlačenje

NoFrost | EasyFresh

IXRWbs 5173	
EWTgb 3583	IRBbsci 5170

IXRF 5186	
SIFNdī 5188	IRBci 5180

IXRFbs 5176	
SIFNbsdi 5188	IRBbsci 5170

IXRFA 5175	
SIFNAd 5188	IRBAc 5190

IXRF 5175	
SIFNdī 5188	IRBPci 5170



IXRF 5155	
SIFNdī 5178	IRBci 5150

IXRF 5125	
SIFNe 5128	IRBd 5120

IXRF 5120	
SIFNe 5128	IRDdi 5120


IXRF 5100	
SIFNe 5108	IRe 5100

- △ Serija Peak
- Serija Prime
- ◇ Serija Plus
- Serija Pure

**Uporedni/
vrata na vratima****Frižider
Zamrzivač**BioFresh Professional
HydroBreeze
NoFrost**IXRF 5675**

IRBbi 4170

IFNbi 3553

**Uporedni/
vrata na vratima****Zamrzivač | Frižider za vino | Frižider**BioFresh Professional
NoFrost | Vino | HydroBreeze**IXRFW 4173**

SIFNdi 4155

EWTgb 2383


IRBbi 4170

IXRFW 4170

SIFNdi 4155


EWTdf 2353

IRBbi 4170

**Uporedni/
vrata na vratima****Zamrzivač | Frižider**BioFresh
NoFrost | BioFresh**IXRF 4555**

SIFNdi 4556

IRBci 4550

**Uporedni/
vrata na vratima****Zamrzivač | Frižider**BioFresh
NoFrost | BioFresh**IXRF 4155**

SIFNdi 4155

IRBci 4150

Pregled asortimana proizvoda

△ Serija Peak

◊ Serija Prime

◇ Serija Plus

○ Serija Pure

New

194

178

194

178

Frižideri-zamrzivači

Klizna vrata

BioFresh/NoFrost	ICBNSd 5623	ICBNSd 5123
BioFresh/SmartFrost		ICBSd 5122
EasyFresh/NoFrost	ICNSd 5603	ICNSd 5103
EasyFresh/SmartFrost		ICSe 5103
		ICSd 5102

Frižideri-zamrzivači

Vrata na vrata

BioFresh Professional			ICBNci 5183
NoFrost/HydroBreeze			ICBNbsci 5173
BioFresh			
NoFrost	ICBNci 5663	ICBNbi 5153	ICBNci 5153
	ICBNc 5623	ICBNdi 5123	ICBNdi 5123
SmartFrost		ICBbi 5152	ICBa 5123
		ICBbi 5122	
EasyFresh			
NoFrost		ICNbsci 5173	SICNdi 5153
		ICNd 5133	ICNb 5123
		ICNc 5123	ICNd 5603
		ICNc 5103	ICNe 5103
		ICc 5123	ICd 5103
SmartFrost			







Zamrzivači

Vrata na vrata

NoFrost/IceTower/AutoDoor	SIFNAd 5188				
NoFrost/IceTower	SIFNdi 5188				
	SIFNbsdi 5188				
NoFrost	SIFNdi 5178				
		SIFNdi 4556	SIFNdi 4155	IFNci 3954	IFNbi 3553
	SIFNe 5128			IFNd 3924	
	SIFNe 5108				IFNd 3503
SmartFrost				IFd 3904	
Klizna vrata					
SmartFrost				IFsd 3904	

Frižideri

Vrata na vrata

						
BioFresh Professional						
HydroBreeze/Fish & Seafood	IRBdi 5170					
HydroBreeze	IRBAc 5190		IRBbsbi 4570	IRBbi 4170		
	IRBci 5180		IRBci 4571	IRBbi 4171		
	IRBAc 5171			IRBbsbi 4170		
	IRBbsci 5170					
	IRBbsci 5171					
BioFresh						
OpenStage	IRBPci 5170					
	IRBbi 5150	IRBdi 4851	IRBci 4550	IRBci 4150	IRBbi 4050	
	IRBbi 5151			IRBci 4151		
	IRBci 5150					
	IRBci 5151					
	IRBd 5120		IRBc 4520	IRBc 4120	IRBc 4020	
	IRBd 5121		IRBc 4521	IRBc 4121		
EasyFresh						IRci 3950
						IRbi 3951
			IRd 4520	IRc 4120	IRd 4020	IRc 3920
			IRd 4521	IRc 4121	IRd 4021	IRc 3921
	IRd 5100			IRd 4100	IRd 4000	IRd 3900
	IRd 5101			IRd 4101		IRd 3901
	IRe 5100			IRe 4100		IRe 3900
	IRe 5101			IRe 4101		IRe 3901
Polica na izvlačenje za flaše	IRDdi 5120					
	IRDdi 5121					
Odeljak za ostavu/ EasyFresh	IRCe 5121					
Klizna vrata						
BioFresh	IRBSd 5120			IRBSd 4120		
	IRBSd 5121					
EasyFresh				IRSe 4100		IRSe 3900
				IRSe 4101		IRSe 3901
Za postavljanje dekorativnog panela						
EasyFresh				DRe 4101		DRe 3900
						DRe 3901



IXRFWbs 5174

IRBbsci 5170 △ Serija Peak | EWTgb 3583 Vinidor | SIFNbsdi 5188 △ Serija Peak

Uporedna (Side-by-Side) kombinacija



Uporedna (Side-by-Side) kombinacija



IXRfW 5180

SIFNdi 5188 △ Serija Peak | EWTdf 3553 Vinidor | IRBci 5180 △ Serija Peak

178

Side
by
Side

IXRFW 5183 sastoji se od:

No
Frost

Ice
Tower

Smart
Device



SIFNdi 5188
△ Peak
videti stranicu 175

+

Wine



EWTgb 3583
Vinidor
videti stranicu 340

+

Bio
Fresh
Professional

Hydro
Breeze

Infinity
Spring

Smart
Device



IRBci 5180
△ Peak
videti stranicu 104

IXRFW 5180 sastoji se od:

No
Frost

Ice
Tower

Smart
Device



SIFNdi 5188
△ Peak
videti stranicu 175

+

Wine



EWTdf 3553
Vinidor
videti stranicu 341

+

Bio
Fresh
Professional

Hydro
Breeze

Infinity
Spring

Smart
Device



IRBci 5180
△ Peak
videti stranicu 104

Uporedna (Side-by-Side) kombinacija



IXRFWbs 5174

IRBbsci 5170 △ Serija Peak | EWTgb 3583 Vinidor | SIFNbsdi 5188 △ Serija Peak

178

Side
by
Side

IXRFBws 5174 sastoji se od:

No
Frost

Ice
Tower

Smart
Device



SIFNbsdi 5188
△ Peak
videti stranicu 176

+

Wine



EWTgb 3583
Vinidor
videti stranicu 340

+

Bio
Fresh
Professional

Hydro
Breeze

Smart
Device



IRBbsci 5170
△ Peak
videti stranicu 106

IXRFB 5173 sastoji se od:

No
Frost

Ice
Tower

Smart
Device



SIFNdi 5188
△ Peak
videti stranicu 175

+

Wine



EWTgb 3583
Vinidor
videti stranicu 340

+

Bio
Fresh

Open
Stage

Smart
Device



IRBPci 5170
△ Peak
videti stranicu 101

IXRFB 5170 sastoji se od:

No
Frost

Ice
Tower

Smart
Device



SIFNdi 5188
△ Peak
videti stranicu 175

+

Wine



EWTdf 3553
Vinidor
videti stranicu 341

+

Bio
Fresh

Open
Stage

Smart
Device



IRBPci 5170
△ Peak
videti stranicu 101



IXRWbs 5173

IRBbsci 5170 △ Serija Peak | EWTgb 3583 Vinidor

178

Side
by
Side

IXRWbs 5173 sastoji se od:

Wine



+

Bio
Fresh
Professional
Hydro
Breeze
Smart
Device



EWTgb 3583
Vinidor
videti stranicu 340

IRBbsci 5170
△ Peak
videti stranicu 106

IXRFbs 5176 sastoji se od:

No
Frost
Ice
Tower
Smart
Device



+

Bio
Fresh
Professional
Hydro
Breeze
Smart
Device



SIFNbsdi 5188
△ Peak
videti stranicu 176

IRBbsci 5170
△ Peak
videti stranicu 106

IXRF 5175 sastoji se od:

No
Frost
Ice
Tower
Smart
Device



+

Bio
Fresh
Open
Stage
Smart
Device



SIFNdi 5188
△ Peak
videti stranicu 175

IRBPci 5170
△ Peak
videti stranicu 101



IXRF 5155

SIFNdi 5178 △ Serija Peak | IRBci 5150 ○ Serija Prime

178

Side
by
Side

IXRF 5186 sastoji se od:

No
Frost

Ice
Tower

Smart
Device



+

Bio
Fresh
Professional

Hydro
Breeze

Infinity
Spring

Smart
Device



SIFNdi 5188
△ Peak
videti stranicu 175

IRBci 5180
△ Peak
videti stranicu 104

IXRFA 5175 sastoji se od:

No
Frost

Ice
Tower

Auto
Door

Smart
Device



+

Bio
Fresh
Professional

Hydro
Breeze

Infinity
Spring

Auto
Door

Smart
Device



SIFNAd 5188
△ Peak
videti stranicu 174

IRBAc 5190
△ Peak
videti stranicu 102

IXRF 5155 sastoji se od:

No
Frost

Smart
Device



+

Bio
Fresh

Smart
Device



SIFNdi 5178
△ Peak
videti stranicu 177

IRBci 5150
◻ Prime
videti stranicu 110



IXRF 5100

SIFNe 5108 ○ Serija Pure | IRe 5100 ○ Serija Pure

IXRF 5125 sastoji se od:

↑
178
↓

Side
by
Side

Ugradni uređaji

No
Frost



+

Bio
Fresh



SIFNe 5128
◇ Plus
videti stranicu 178

IRBd 5120
◇ Plus
videti stranicu 114

IXRF 5120 sastoji se od:

No
Frost



+

Smart
Device



SIFNe 5128
◇ Plus
videti stranicu 178

IRDdi 5120
◇ Plus
videti stranicu 118

IXRF 5100 sastoji se od:

No
Frost



+



SIFNe 5108
O Pure
videti stranicu 179

IFRe 5100
O Pure
videti stranicu 122



IXRF 4555

SIFNdi 4556  Serija Prime | IRBci 4550  Serija Prime

IXRF 4555 sastoji se od:

↑
140
↓

Side
by
Side

No
Frost

Smart
Device



+

Bio
Fresh

Smart
Device



SIFNdi 4556
◻ Prime
videti stranicu 180

IRBci 4550
◻ Prime
videti stranicu 127

IXRF 5675 sastoji se od:

↑
194
↓

Side
by
Side

Bio
Fresh
Professional

Hydro
Breeze

Smart
Device



IRBbi 4170
△ Peak
videti stranicu 133

+

No
Frost

Smart
Device



IFNbi 3553
◻ Prime
videti stranicu 186



IXRFW 4170

SIFNdi 4155 ◻ Serija Prime | EWTdf 2353 Vinidor | IRBbi 4170 △ Serija Peak

122

Side
by
Side

IXRFW 4173 sastoji se od:

No
Frost
Smart
Device



+

Wine



+

Bio
Fresh
Professional
Hydro
Breeze
Smart
Device



SIFNdi 4155
◻ Prime
videti stranicu 181

EWTgb 2383
Vinidor
videti stranicu 342

IRBbi 4170
△ Peak
videti stranicu 133

IXRFW 4170 sastoji se od:

No
Frost
Smart
Device



+

Wine



+

Bio
Fresh
Professional
Hydro
Breeze
Smart
Device



SIFNdi 4155
◻ Prime
videti stranicu 181

EWTdf 2353
Vinidor
videti stranicu 343

IRBbi 4170
△ Peak
videti stranicu 133

IXRF 4155 sastoji se od:

No
Frost
Smart
Device



+

Bio
Fresh
Smart
Device



SIFNdi 4155
◻ Prime
videti stranicu 181

IRBci 4150
◻ Prime
videti stranicu 135



ECBNe 8872

Frižideri-zamrzivači



Pregled serije



○ Serija Pure



◇ Serija Plus



◈ Serija Prime



△ Serija Peak

	○ Serija Pure	◇ Serija Plus	⬢ Serija Prime	△ Serija Peak
Tehnologija svežine	EasyFresh	EasyFresh	EasyFresh na teleskopskim šinama	EasyFresh na teleskopskim šinama
		BioFresh na teleskopskim šinama	BioFresh uz SoftTelescopic	BioFresh Professional uz SoftTelescopic
				HydroBreeze
				Komora za ribu i morske plodove
	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling
	Filter FreshAir	Filter FreshAir	Filter FreshAir	Filter FreshAir
	SmartFrost fioke koje klize po staklenim policama	SmartFrost fioke koje klize po staklenim policama	SmartFrost fioke koje klize po staklenim policama	
	NoFrost fioke koje klize po staklenim policama	NoFrost fioke koje klize po staklenim policama	NoFrost fioke koje klize po staklenim policama	NoFrost na teleskopskim šinama
Pogodnost i fleksibilnost		Staklena polica koja može da se rastavi	Staklena polica koja može da se rastavi	Staklena polica koja može da se rastavi
		SoftSystem mehanizam za nežno zatvaranje	SoftSystem mehanizam za nežno zatvaranje	SoftSystem mehanizam za nežno zatvaranje
		VarioSafe *	VarioSafe *	VarioSafe *
			VarioBoxes *	VarioBoxes
			Posuda za puter	Posuda za maslac
	Tacna za jaja	Tacna za jaja	Podesiva posuda za jaja	Podesiva posuda za jaja
	Polica za flaše *	Polica za flaše	Polica za flaše	Polica za flaše
		Posuda za kockice leda	Posuda za kockice leda s poklopcem	Posuda za kockice leda s poklopcem
Dizajn		FlexSystem		Posuda za zamrzavanje
	Odeljak frižidera sa plafonskim svetlom	Odeljak frižidera sa plafonskim svetlom	LightTower	LightTower
			Rasveta u komori BioFresh	Rasveta u komori BioFresh
			Osvetljenje odeljka u zamrzivaču	Osvetljenje odeljka u zamrzivaču
				Osvetljenje za IceMaker
				Osvetljenje ventilatora
	Providno staklo	Providno staklo	Staklo sa satenskim finišem	Staklo sa satenskim finišem
	Ekran na dodir	Ekran na dodir	Ekran Touch & Swipe	Ekran Touch & Swipe
Povezivanje (SmartDeviceBox)	Moguća naknadna ugradnja	Moguća naknadna ugradnja ili integrirano („i“ modeli)	Integrirano („i“ modeli)	Integrirano („i“ modeli)
Voda i led		IceMaker	IceMaker	IceMaker
				InfinitySpring

 Različita oprema je **označena** u narednim višim serijama.

Ključne funkcije



BioFresh

Na temperaturi malo većoj od 0 °C i sa idealnom vlažnošću sveža hrana može da zadrži privlačan izgled i sačuva zdrave vitamine i minerale znatno duže nego u običnom odeljku frižidera.



EasyFresh

Garanciju svežine kod kuće kao na pijaci predstavlja naša komora EasyFresh. Bilo da je u pitanju sveže povrće ili voće, ovo osigurava optimalno skladištenje za sve. Zahvaljujući hermetičkom zatvaranju, hrana izaziva podizanje vlažnosti u komori. Zato hrana ostaje sveža dugo vremena.




VarioTemp

VarioTemp znači da imate mnogo prostora za čuvanje hrane u frižideru-zamrzivaču. Razlog tome je to što možete da podesite preciznu temperaturu u odeljku zamrzivača u rasponu između -2 °C i +14 °C – i da tako koristite ovaj odeljak kao dodatnu zonu za rashlađivanje. Na primer, možete da ga koristite kraće vreme za pića i zakusku na zabavama – ili duže vreme kao odeljak za ostavu za čuvanje krompira.



DuoCooling

DuoCooling koristi dva potpuno odvojena rashladna kola radi sigurnosti da neće doći do razmene vazduha između odeljaka frižidera i zamrzivača. Hrana se ne isušuje i ne širi neprijatne mirise. Ovo znači da ćete manje da bacate, ređe da kupujete, ali više da štedite i više uživate.



PowerCooling

Da li želite da budete sigurni da će hladnoća što ravnomernije da se rasporedi u frižideru? Ako želite, sistem PowerCooling je baš ono što vam treba. Ventilator – jednako snažan kao i tih – efikasno širi hladan vazduh po celom odeljku frižidera.



GlassLine

Moderna oprema GlassLine daje završnu obradu opštem utisku visokog kvaliteta koji stvara unutrašnjost. Elegantne police za skladištenje GlassLine otporne su na lomljenje i ogrebotine i lako se čiste. Podeljena staklena polica koja može da se podvuče omogućava višenamensko korišćenje.



Ekran Touch & Swipe

Kontrola Liebherr uređaja vrhovima prstiju zahvaljujući ekranu Touch & Swipe i možete intuitivno i s lakoćom da upravljate frižiderom. Samo dodirnom ili prevlačenjem izaberite funkcije poput SuperCool na ekranu u boji. Temperatura se jednako lako kontroliše. A šta ako ekran ne koristite aktivno? Onda pokazuje stvarnu temperaturu.



Uporedni koncept

Uporedni (Side-by-Side) koncept omogućava postavljanje frižidera, zamrzivača i frižidera za vino prema vašim potrebama. Posebna tehnologija za kontrolu okruženja između uređaja sa velikim razlikama u temperaturi omogućava brojne kombinacije.



Višenamenska polica za flaše

Očekujete goste ili želite da rashladite više pića nego obično? Polica za flaše iznad BioFresh komora za skladištenje postoji upravo zbog ovog razloga. Samo uklonite staklenu полицu iznad police za flaše jednim lakim korakom – i sada bezbedno možete da čuvate i rashlađujete flaše raznih veličina.



SoftSystem

Moderni mehanizam SoftSystem integrisan je u vrata i odgovara boji unutrašnjosti vrata. Praktično amortizuje kretanje radi izuzetno mekanog zatvaranja, čak i kada su police u vratima potpuno popunjene. Vrata se automatski zatvaraju iz ugla otvaranja od oko 30°.



FlexSystem

Sitno i osetljivo voće u frižideru može lako da se otkotrlja iz vida ili se zdrobi. Zato vaš Liebherr uređaj dolazi sa sistemom FlexSystem. Dve kutije koje možete fleksibilno da postavljate u komori BioFresh omogućavaju da sve bude jasno poređano i organizovano. A bezbedno čuvaju čak i najsitniju malinu od gnječenja ili mešanja sa ostalom hranom.



IceMaker

Ima li još kockica leda? IceMaker znači da ovo više nikada ne morate da pitate. Uz IceMaker sa fiksnim priključkom za vodu, voda stiže direktno iz slavine. Funkcija MaxIce omogućava da napravite do 1,5 kg kockica leda dnevno. Pregrada za kockice leda pomaže da fioku podelite na bilo koju veličinu – na primer, kockice leda levo, sladoled desno – ili sve za kockice leda.

Integrirani frižideri sa zamrzivačem



ECBNe 8872

Stil: **vrata na vrata / Ugradni uređaj sa mogućnošću integriranja**

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	339 / 0,928 kWh
Ukupan obim l:	522 l
Volumen:	Frižider: 292,2 l / BioFresh deo: 70,6 l / Zamrzivač: 160 l
Klasa buke:	39 db(A) / C
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	203,2 - 207,2 / 91,5 / najmanje 63,5



Upravljanje

- MagicEye, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: akustički
- Zaštita za decu

Frižider (i BioFresh deo)

- GlassLine police
- GlassLine površine za odlaganje: 4
- Integrirana policica za flaše
- LED BioFresh svetlo
- BioFresh safes: 2, na teleskopskim policama za izvlačenje, promenljivo podesivo sa Hydro na DrySafe: 2

Zamrzivač

- Fioke: 2, na teleskopskim policama za izvlačenje: 2
- IceMaker sa fiksni priključkom za vodu 3/4"
- Proizvodnja kockica leda tokom 24 sata: 1,40 kg
- Rezerva kockica leda: 2,7 kg

· LED svetlo

- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 16,90 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 10,10 kg

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: levo fiksno/desno fiksno
- Promenljiva zaptivka na vratima
- Zadnji zid od nerđajućeg čelika



ECBNe 8870

Stil: **vrata na vrata / Ugradni uređaj sa mogućnošću integriranja**

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	339 / 0,928 kWh
Ukupan obim l:	522 l
Volumen:	Frižider: 292,2 l / BioFresh deo: 70,6 l / Zamrzivač: 160 l
Klasa buke:	39 db(A) / C
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	203,2 - 207,2 / 91,5 / najmanje 63,5



Upravljanje

- MagicEye, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: akustički
- Zaštita za decu

Frižider (i BioFresh deo)

- GlassLine police
- GlassLine površine za odlaganje: 4
- Integrirana policica za flaše
- LED BioFresh svetlo
- BioFresh safes: 2, na teleskopskim policama za izvlačenje, promenljivo podesivo sa Hydro na DrySafe: 2

Zamrzivač

- Fioke: 2, na teleskopskim policama za izvlačenje: 2
- IceMaker sa fiksni priključkom za vodu 3/4"
- Proizvodnja kockica leda tokom 24 sata: 1,40 kg
- Rezerva kockica leda: 2,7 kg

· LED svetlo

- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 16,90 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 10,10 kg

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamjenljivo, dostupno isključivo preko Liebherr korisničkog servisa
- Promenljiva zaptivka na vratima
- Zadnji zid od nerđajućeg čelika

↑
203
↓



ECBNe 7870

Stil: **vrata na vrata / Ugradni uređaj sa mogućnošću integriranja**

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	304 / 0,832 kWh
Ukupan obim l:	402 l
Volumen:	Frižider: 215,3 l / BioFresh deo: 62,1 l / Zamrzivač: 125 l
Klasa buke:	39 db(A) / C
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	203,2 - 207,2 / 76,2 / najmanje 63,5



Upravljanje

- MagicEye, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: akustički
- Zaštita za decu

Frižider (i BioFresh deo)

- GlassLine police
- GlassLine površine za odlaganje: 4, od toga mogu da se podele: 1
- Integrisana polica za flaše
- LED BioFresh svetlo
- BioFresh safes: 2, na teleskopskim policama za izvlačenje, promenljivo podešivo sa Hydro na DrySafe: 2
- LED svetlosni stub sa obe strane

Zamrzivač

- Fioke: 2, na teleskopskim policama za izvlačenje: 2
- IceMaker sa fiksnim priključkom za vodu 3/4"

- Proizvodnja kockica leda tokom 24 sata: 1,20 kg
- Rezerva kockica leda: 2,7 kg
- LED svetlo
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 14,30 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 7,60 kg

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podešive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo, dostupno isključivo preko Liebherr korisničkog servisa
- Promenjiva zaptivka na vratima
- Zadnji zid od nerđajućeg čelika



Fioke BioFresh

Obe BioFresh fioke postavljene su na teleskopske šine koje se neometano produžavaju i omogućavaju lak pristup hrani i njen potpuni pregled. Bočna LED svetla osiguravaju savršeno osvetljenje fioke. Integrisana staklena polica i polica za flaše omogućavaju rešenje za čuvanje dvostruke namene u zavisnosti od vaših zahteva.



Fioke na teleskopskim šinama

Fioke na teleskopskim šinama su izuzetno kvalitetne, lako se kreću i praktične su za korišćenje, čak i kada su napunjene teškim stvarima. Osiguravaju idealan pregled i dosta prostora za čuvanje hrane.

Integrirani frižideri sa zamrzivačem



↑
194
↓

ICBNbi 7663

prime

Stil: **vrata na vrata / Ugradni uređaj sa mogućnošću integriranja**

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	142 / 0,389 kWh
Ukupan obim l:	349 l
Volumen:	Frižider: 161,4 l / BioFresh deo: 96,8 l / Zamrzivač: 91 l
Klasa buke:	33 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	194 - 195 / 71 - 72 / najmanje 56,0

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Ice Maker	Soft System
Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Glass & Steel Interior	Soft Telescopic Rails	LED	Vario Safe

Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4"
- Digitalni prikaz temperature za frižider, BioFresh deo i zamrzivač
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- GlassLine police, VarioBox-ovi izvlače se, Polica za jaja, Kutija za maslac
- GlassLine površine za odlaganje: 5, od toga mogu da se podele: 1
- Integrirana polica za flaše
- LED BioFresh svetlo
- BioFresh safes: 2, sa SoftTelescopic, Fruit & Vegetable safes: 1, Meat & Dairy safes: 1
- LED svetlosni stub sa obe strane

Zamrzivač

- Fioke: 3, VarioSpace
- IceMaker sa fiksnim priključkom za vodu 3/4"
- Proizvodnja kockica leda tokom 24 sata: 1,20 kg

- Rezerva kockica leda: 5,0 kg
- LED svetlo
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 16,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 10,0 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima
- SmartSteel zadnji zid



↑
194
↓

ICBNc 7623

plus

Stil: **vrata na vrata / Ugradni uređaj sa mogućnošću integriranja**

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	178 / 0,487 kWh
Ukupan obim l:	347 l
Volumen:	Frižider: 160,2 l / BioFresh deo: 96,5 l / Zamrzivač: 91 l
Klasa buke:	33 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	194 - 195 / 71 - 72 / najmanje 56,0

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Super Silent	Touch Display
Vario Space	Smart Device ready	Glass & Steel Interior	LED				

Upravljanje

- Monohromatski LC displej, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja, FlexCube
- GlassLine površine za odlaganje: 5, od toga mogu da se podele: 1
- Integrirana polica za flaše
- BioFresh safes: 2, Fruit & Vegetable safes: 1, Meat & Dairy safes: 1
- LED svetlo na gornjem delu

Zamrzivač

- Fioke: 3, VarioSpace
- Rezerva kockica leda: 10,0 kg
- Posuda za kockice leda
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 14,00 h

- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 8,00 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima
- SmartSteel zadnji zid



194

ICNc 7603

pure

Stil: vrata na vrata / Ugradni uređaj sa mogućnošću integrisanja

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	160 / 0,438 kWh
Ukupan obim ¹ :	359 l
Volumen:	Frižider: 268,6 l / Zamrzivač: 91 l
Klasa buke:	33 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	194 - 195 / 71 - 72 / najmanje 56,0

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch Display	Vario Space
Smart Device ready	LED						

Upravljanje

- Monohromatski LC displej, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- SmartDeviceBox: kao opciona pripora
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenljivo
- Promenljiva zaptivka na vratima

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja
- GlassLine površine za odlaganje: 5
- three polica za flaše
- EasyFresh safes: 1 sa dizajnom sa integrisanom fiokom
- LED svetlo na gornjem delu

Zamrzivač

- Fioka: 3, VarioSpace
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 15,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 8,00 kg
- Police od sigurnosnog stakla



194

ICNSd 7603

pure

Stil: klizač vrata / Ugradni uređaj sa mogućnošću integrisanja

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	199 / 0,545 kWh
Ukupan obim ¹ :	359 l
Volumen:	Frižider: 268,6 l / Zamrzivač: 91 l
Klasa buke:	33 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	194 - 195 / 71 - 72 / najmanje 56,0

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch Display	Vario Space
Smart Device ready	LED						

Upravljanje

- Monohromatski LC displej, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- SmartDeviceBox: kao opciona pripora
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenljivo
- Promenljiva zaptivka na vratima

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja
- GlassLine površine za odlaganje: 5
- three polica za flaše
- EasyFresh safes: 1 sa dizajnom sa integrisanom fiokom
- LED svetlo na gornjem delu

Zamrzivač

- Fioka: 3, VarioSpace
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 13,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 7,00 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Integrirani frižideri sa zamrzivačem



↑
194
↓

ICBNci 5663

prime

Stil: **vrata na vrata / Ugradni uređaj sa mogućnošću integriranja**

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	162 / 0,443 kWh
Ukupan obim l:	276 l
Volumen:	Frižider: 134 l / BioFresh deo: 71,2 l / Zamrzivač: 71 l
Klasa buke:	33 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	194 - 195 / 56 - 57 / najmanje 55,0

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Light Tower	Ice Maker
Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Glass & Steel Interior	Soft Telescopic Rails	LED

Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4"
- Digitalni prikaz temperature za frižider, BioFresh deo i zamrzivač
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- GlassLine police, VarioBox-ovi izvlače se, Promenljive Polica za jaja, Kutija za maslac
- GlassLine površine za odlaganje: 4, od toga mogu da se podele: 1
- Integrisana polica za flaše
- LED BioFresh svetlo
- BioFresh safes: 2, sa SoftTelescopic, Fruit & Vegetable safes: 1, Meat & Dairy safes: 1
- LED svetlosni panel, dvostrani

Zamrzivač

- Fioke: 3, VarioSpace
- IceMaker sa fiksnim priključkom za vodu 3/4"

- Proizvodnja kockica leda tokom 24 sata: 1,20 kg
- Rezerva kockica leda: 5,0 kg
- LED svetlo
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 9,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 6,00 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima
- SmartSteel zadnji zid



↑
194
↓

ICBNc 5623

plus

Stil: **vrata na vrata / Ugradni uređaj sa mogućnošću integriranja**

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	162 / 0,443 kWh
Ukupan obim l:	273 l
Volumen:	Frižider: 133 l / BioFresh deo: 70,9 l / Zamrzivač: 70 l
Klasa buke:	33 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	194 - 195 / 56 - 57 / najmanje 55,0

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Super Silent	Touch Display
Vario Space	Smart Device ready	Glass & Steel Interior	LED				

Upravljanje

- Monohromatski LC displej, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja, FlexCube
- GlassLine površine za odlaganje: 5, od toga mogu da se podele: 1
- Integrisana polica za flaše
- BioFresh safes: 2, Fruit & Vegetable safes: 1, Meat & Dairy safes: 1
- LED svetlo na gornjem delu

Zamrzivač

- Fioke: 3, VarioSpace
- Posuda za kockice leda
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 9,00 h

- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 6,00 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima
- SmartSteel zadnji zid



194

ICNd 5603

pure

Stil: **vrata na vrata / Ugradni uređaj sa mogućnošću integriranja**

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	180 / 0,493 kWh
Ukupan obim l:	284 l
Volumen:	Frižider: 214,9 l / Zamrzivač: 70 l
Klasa buke:	33 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	194 - 195 / 56 - 57 / najmanje 55,0

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch Display	Vario Space
Smart Device ready	LED						

Upravljanje

- Monohromatski LC displej, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- SmartDeviceBox: kao opciona pripora
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenljivo
- Promenljiva zaptivka na vratima

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja
- GlassLine površine za odlaganje: 5
- three polica za flaše
- EasyFresh safes: 1 sa dizajnom sa integrisanom fiokom
- LED svetlo na gornjem delu

Zamrzivač

- Fioka: 3, VarioSpace
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 9,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 6,00 kg
- Police od sigurnosnog stakla



194

ICNSd 5603

pure

Stil: **klizač vrata / Ugradni uređaj sa mogućnošću integriranja**

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	180 / 0,493 kWh
Ukupan obim l:	284 l
Volumen:	Frižider: 214,9 l / Zamrzivač: 70 l
Klasa buke:	33 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	194 - 195 / 56 - 57 / najmanje 55,0

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch Display	Vario Space
Smart Device ready	LED						

Upravljanje

- Monohromatski LC displej, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- SmartDeviceBox: kao opciona pripora
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenljivo
- Promenljiva zaptivka na vratima

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja
- GlassLine površine za odlaganje: 5
- three polica za flaše
- EasyFresh safes: 1 sa dizajnom sa integrisanom fiokom
- LED svetlo na gornjem delu

Zamrzivač

- Fioka: 3, VarioSpace
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 9,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 6,00 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Ugradni frižideri sa zamrzivačem



↑
178
↓

ICBNci 5183

peak

Stil: **vrata na vrata / Ugradni uređaj sa mogućnošću integrisanja**

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	166 / 0,454 kWh
Ukupan obim l:	246 l
Volumen:	Frižider: 104,5 l / BioFresh deo: 70,7 l / Zamrzivač: 71 l
Klasa buke:	33 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-ST (od +10 °C do +38 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / najmanje 55,0

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Light Tower
Infinity Spring	Ice Maker	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Glass & Steel Interior

Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4"
- Digitalni prikaz temperature za frižider, BioFresh deo i zamrzivač
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- GlassLine police, VarioBox-ovi izvlače se, Promenljive Polica za jaja, Kutija za maslac
- GlassLine površine za odlaganje: 4, od toga mogu da se podele: 1
- Integrisana polica za flaše
- LED BioFresh svetlo
- BioFresh safes: 2, sa SoftTelescopic, Fruit & Vegetable safes: 1, sa HydroBreeze: 1, Meat & Dairy safes: 1, Fleksibilni sistem: 1
- InfinitySpring sa fiksnim priključkom za vodu 3/4"
- LED svetlosni panel, dvostrani

Zamrzivač

- Fioke: 3, na teleskopskim policama za izvlačenje: 2, VarioSpace
- IceMaker sa fiksnim priključkom za vodu 3/4", sa LED svetlom
- Proizvodnja kockica leda tokom 24 sata: 1,20 kg
- Rezerva kockica leda: 5,0 kg
- LED svetlo
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 9,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 6,00 kg
- Police od sigurnosnog stakla
- Poslužavnik za zamrzavanje

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima
- SmartSteel zadnji zid i panel vrata



↑
178
↓

ICBNbsci 5173

peak

Stil: **vrata na vrata / Ugradni uređaj sa mogućnošću integrisanja**

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	166 / 0,454 kWh
Ukupan obim l:	246 l
Volumen:	Frižider: 104,5 l / BioFresh deo: 70,7 l / Zamrzivač: 71 l
Klasa buke:	33 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-ST (od +10 °C do +38 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / najmanje 55,0

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior
Light Tower	Ice Maker	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Soft Telescopic Rails

Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4"
- Digitalni prikaz temperature za frižider, BioFresh deo i zamrzivač
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- VarioBox-ovi izvlače se, Promenljive Polica za jaja, Kutija za maslac
- GlassLine površine za odlaganje: 4, od toga mogu da se podele: 1
- Integrisana polica za flaše
- LED BioFresh svetlo
- BioFresh safes: 2, sa SoftTelescopic, Fruit & Vegetable safes: 1, sa HydroBreeze: 1, Meat & Dairy safes: 1, Fleksibilni sistem: 1
- LED svetlosni panel, dvostrani

Zamrzivač

- Fioke: 3, na teleskopskim policama za izvlačenje: 2, VarioSpace
- IceMaker sa fiksnim priključkom za vodu 3/4", sa LED svetlom

- Proizvodnja kockica leda tokom 24 sata: 1,20 kg
- Rezerva kockica leda: 5,0 kg
- LED svetlo
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 9,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 6,00 kg
- Police od sigurnosnog stakla
- Poslužavnik za zamrzavanje

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima
- BlackSteel zadnji zid i panel vrata



178

ICNbsci 5173

peak

Stil: vrata na vrata / Ugradni uređaj sa mogućnošću integrisanja

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	146 / 0,400 kWh
Ukupan obim ¹ :	255 l
Volumen:	Frižider: 184,4 l / Zamrzivač: 71 l
Klasa buke:	33 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / najmanje 55,0

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower
Ice Maker	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	LED	Fresh Air

Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4"
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- VarioBox-ovi izvlače se, Promenljive Polica za jaja, Kutija za maslac
- GlassLine površine za odlaganje: 5, od toga mogu da se podele: 1
- EasyFresh safes: 1 na teleskopskim policama za izvlačenje
- LED svetlosni panel, dvostrani

Zamrzivač

- Fioke: 3, na teleskopskim policama za izvlačenje: 2, VarioSpace
- IceMaker sa fiksnim priključkom za vodu 3/4", sa LED svetlom
- Proizvodnja kockica leda tokom 24 sata: 1,20 kg
- Rezerva kockica leda: 5,0 kg
- LED svetlo

- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 9,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 6,00 kg
- Police od sigurnosnog stakla
- Poslužavnik za zamrzavanje

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenljivo
- Promenljiva zaptivka na vratima
- BlackSteel zadnji zid i panel vrata



178

ICBNdi 5163

prime

Stil: vrata na vrata / Ugradni uređaj sa mogućnošću integrisanja

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	208 / 0,569 kWh
Ukupan obim ¹ :	246 l
Volumen:	Frižider: 104,1 l / BioFresh deo: 71,2 l / Zamrzivač: 71 l
Klasa buke:	34 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-ST (od +10 °C do +38 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / najmanje 55,0

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Light Tower	Ice Maker
Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Glass & Steel Interior	Soft Telescopic Rails	LED

Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4"
- Digitalni prikaz temperature za frižider, BioFresh deo i zamrzivač
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- GlassLine police, VarioBox-ovi izvlače se, Promenljive Polica za jaja, Kutija za maslac
- GlassLine površine za odlaganje: 4, od toga mogu da se podele: 1
- Integrisana polica za flaše
- LED BioFresh svetlo
- BioFresh safes: 2, sa SoftTelescopic, Fruit & Vegetable safes: 1, Meat & Dairy safes: 1
- LED svetlosni panel, dvostrani

Zamrzivač

- Fioke: 3, VarioSpace
- IceMaker sa fiksnim priključkom za vodu 3/4"

- Proizvodnja kockica leda tokom 24 sata: 1,20 kg
- Rezerva kockica leda: 5,0 kg
- LED svetlo
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 9,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 6,00 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenljivo
- Promenljiva zaptivka na vratima
- SmartSteel zadnji zid

Integrirani frižideri sa zamrzivačem



↑
178
↓

ICBNci 5153

prime

Stil: **vrata na vrata / Ugradni uređaj sa mogućnošću integriranja**

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	166 / 0,454 kWh
Ukupan obim l:	245 l
Volumen:	Frižider: 104,1 l / BioFresh deo: 71,2 l / Zamrzivač: 70 l
Klasa buke:	33 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-ST (od +10 °C do +38 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / najmanje 55,0

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Light Tower	Soft System
Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Glass & Steel interior	Soft Telescopic Rails	LED	

Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4"
- Digitalni prikaz temperature za frižider, BioFresh deo i zamrzivač
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- GlassLine police, VarioBox-ovi izvlače se, Promenljive Polica za jaja, Kutija za maslac
- GlassLine površine za odlaganje: 4, od toga mogu da se podele: 1
- Integrirana polica za flaše
- LED BioFresh svetlo
- BioFresh safes: 2, sa SoftTelescopic, Fruit & Vegetable safes: 1, Meat & Dairy safes: 1
- LED svetlosni panel, dvostrani

Zamrzivač

- Fioke: 3, VarioSpace
- Posuda za kockice leda sa poklopcem
- LED svetlo

- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 9,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 6,00 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima
- SmartSteel zadnji zid



↑
178
↓

ICBNbi 5153

prime

Stil: **vrata na vrata / Ugradni uređaj sa mogućnošću integriranja**

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	132 / 0,361 kWh
Ukupan obim l:	245 l
Volumen:	Frižider: 104,1 l / BioFresh deo: 71,2 l / Zamrzivač: 70 l
Klasa buke:	29 db(A) / A UltraSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / najmanje 55,0

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Light Tower	Soft System
Ultra Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Glass & Steel interior	Soft Telescopic Rails	LED	

Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4"
- Digitalni prikaz temperature za frižider, BioFresh deo i zamrzivač
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- GlassLine police, VarioBox izvlače se, Promenljive Polica za jaja, Kutija za maslac
- GlassLine površine za odlaganje: 4, od toga mogu da se podele: 1
- Integrirana polica za flaše
- LED BioFresh svetlo
- BioFresh safes: 2, sa SoftTelescopic, Fruit & Vegetable safes: 1, Meat & Dairy safes: 1
- LED svetlosni panel, dvostrani

Zamrzivač

- Fioke: 3, VarioSpace
- Posuda za kockice leda sa poklopcem
- LED svetlo

- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 9,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 10,0 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima
- SmartSteel zadnji zid



178

ICNd 5133

plus

Stil: vrata na vrata / Ugradni uređaj sa mogućnošću integrisanja

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	183 / 0,501 kWh
Ukupan obim ¹ :	254 l
Volumen:	Frižider: 183,3 l / Zamrzivač: 71 l
Klasa buke:	34 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / najmanje 55,0

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Ice Maker Water-Toss	Soft System	Super Silent
Touch Display	Vario Space	Smart Device ready	LED	Vario Safe			

Upravljanje

- Monohromatski LC displej, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- SmartDeviceBox: kao opciona pripora
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja, FlexCube
- GlassLine površine za odlaganje: 4, od toga mogu da se podele: 1
- EasyFresh safes: 1 sa dizajnom sa integrisanom fiokom
- LED svetlo na gornjem delu

Zamrzivač

- Fioke: 3, VarioSpace
- Proizvodnja kockica leda sa rezervoarom za vodu
- Proizvodnja kockica leda tokom 24 sata: 1,20 kg
- Rezerva kockica leda: 5,0 kg

- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 9,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 6,00 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenljivo
- Promenljiva zaptivka na vratima



178

ICBbi 5152

prime

Stil: vrata na vrata / Ugradni uređaj sa mogućnošću integrisanja

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	116 / 0,317 kWh
Ukupan obim ¹ :	256 l
Volumen:	Frižider: 131 l / BioFresh deo: 71,2 l / Zamrzivač: 54 l
Klasa buke:	29 db(A) / A UltraSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / najmanje 55,0

Bio Fresh	Duo Cooling	Smart Frost	Super Cool	Super Frost	Light Tower	Soft System	Ultra Silent
Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Glass & Steel Interior	Soft Telescopic Rails	LED	Vario Safe	

Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4"
- Digitalni prikaz temperature za frižider, BioFresh deo i zamrzivač
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- GlassLine police, VarioBox-ovi izvlače se, Promenljive Polica za jaja, Kutija za maslac
- GlassLine površine za odlaganje: 5, od toga mogu da se podele: 1
- Integrisana polica za flaše
- LED BioFresh svetlo
- BioFresh safes: 2, sa SoftTelescopic, Fruit & Vegetable safes: 1, Meat & Dairy safes: 1
- LED svetlosni panel, dvostrani

Zamrzivač

- Fioke: 2, VarioSpace
- Posuda za kockice leda sa poklopcem
- LED svetlo

- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 9,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 4,00 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenljivo
- Promenljiva zaptivka na vratima
- SmartSteel zadnji zid

Integrirani frižideri sa zamrzivačem



↑
178
↓

ICBbi 5122

plus

Stil: **vrata na vrata / Ugradni uređaj sa mogućnošću integriranja**

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	116 / 0,317 kWh
Ukupan obim ¹ :	255 l
Volumen:	Frižider: 130 l / BioFresh deo: 70,9 l / Zamrzivač: 54 l
Klasa buke:	29 db(A) / A UltraSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / najmanje 55,0

Bio Fresh	Duo Cooling	Smart Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Ultra Silent	Touch Display
Vario Space	Smart Device	LED					

Upravljanje

- Monohromatski LC displej, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 4,00 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja, FlexCube
- GlassLine površine za odlaganje: 5, od toga mogu da se podele: 1
- Integrirana polica za flaše
- BioFresh safes: 2, Fruit & Vegetable safes: 1, Meat & Dairy safes: 1
- LED svetlo na gornjem delu

Zamrzivač

- Fioke: 2, VarioSpace
- Posuda za kockice leda
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 9,00 h



↑
178
↓

ICBSd 5122

plus

Stil: **klizač vrata / Ugradni uređaj sa mogućnošću integriranja**

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	182 / 0,498 kWh
Ukupan obim ¹ :	255 l
Volumen:	Frižider: 130 l / BioFresh deo: 70,9 l / Zamrzivač: 54 l
Klasa buke:	32 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / najmanje 55,0

Bio Fresh	Duo Cooling	Smart Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch Display	Vario Space
Smart Device ready	LED						

Upravljanje

- Monohromatski LC displej, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 4,00 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja, FlexCube
- GlassLine površine za odlaganje: 5, od toga mogu da se podele: 1
- Integrirana polica za flaše
- BioFresh safes: 2, Fruit & Vegetable safes: 1, Meat & Dairy safes: 1
- LED svetlo na gornjem delu

Zamrzivač

- Fioke: 2, VarioSpace
- Posuda za kockice leda
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 9,00 h



178

ICSd 5102

pure

Stil: klizač vrata / Ugradni uređaj sa mogućnošću integrisanja

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	159 / 0,435 kWh
Ukupan obim ¹ :	266 l
Volumen:	Frižider: 211,7 l / Zamrzivač: 54 l
Klasa buke:	33 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-ST (od +10 °C do +38 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / najmanje 55,0

Easy Fresh	Duo Cooling	Smart Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch Display	Vario Space
Smart Device ready	LED						

Upravljanje

- Monohromatski LC displej, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- SmartDeviceBox: kao opciona pripora
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenljivo
- Promenljiva zaptivka na vratima

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja
- GlassLine površine za odlaganje: 6
- EasyFresh safes: 1 sa dizajnom sa integrisanom fiokom
- LED svetlo na gornjem delu

Zamrzivač

- Fioke: 2, VarioSpace
- Posuda za kockice leda
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 9,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 4,00 kg
- Police od sigurnosnog stakla



178

ICBa 5123

plus

Stil: vrata na vrata / Ugradni uređaj sa mogućnošću integrisanja

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	105 / 0,287 kWh
Ukupan obim ¹ :	255 l
Volumen:	Frižider: 103,3 l / BioFresh deo: 70,9 l / Zamrzivač: 81 l
Klasa buke:	32 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / najmanje 55,0

Bio Fresh	Duo Cooling	Smart Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Super Silent	Touch Display
Vario Space	Smart Device ready	LED					

Upravljanje

- Monohromatski LC displej, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- SmartDeviceBox: kao opciona pripora
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 6,00 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenljivo
- Promenljiva zaptivka na vratima

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja, FlexCube
- GlassLine površine za odlaganje: 4, od toga mogu da se podele: 1
- Integrisana polica za flaše
- BioFresh safes: 2, Fruit & Vegetable safes: 1, Meat & Dairy safes: 1
- LED svetlo na gornjem delu

Zamrzivač

- Fioke: 3, VarioSpace
- Posuda za kockice leda
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 11,00 h

Integrirani frižideri sa zamrzivačem



↑
178
↓

ICBNdi 5123

plus

Stil: **vrata na vrata / Ugradni uređaj sa mogućnošću integriranja**

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	207 / 0,567 kWh
Ukupan obim ¹ :	244 l
Volumen:	Frižider: 103,3 l / BioFresh deo: 70,9 l / Zamrzivač: 70 l
Klasa buke:	34 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-ST (od +10 °C do +38 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / najmanje 55,0

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Super Silent	Touch Display
Vario Space	Smart Device	LED					

Upravljanje

- Monohromatski LC displej, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 6,00 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja, FlexCube
- GlassLine površine za odlaganje: 4, od toga mogu da se podele: 1
- Integrirana polica za flaše
- BioFresh safes: 2, Fruit & Vegetable safes: 1, Meat & Dairy safes: 1
- LED svetlo na gornjem delu

Zamrzivač

- Fioke: 3, VarioSpace
- Posuda za kockice leda
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 9,00 h



↑
178
↓

ICNb 5123

plus

Stil: **vrata na vrata / Ugradni uređaj sa mogućnošću integriranja**

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	116 / 0,317 kWh
Ukupan obim ¹ :	253 l
Volumen:	Frižider: 183,3 l / Zamrzivač: 70 l
Klasa buke:	29 db(A) / A UltraSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / najmanje 55,0

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Ultra Silent	Touch Display
Vario Space	Smart Device ready	LED	Vario Safe				

Upravljanje

- Monohromatski LC displej, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja, FlexCube
- GlassLine površine za odlaganje: 5, od toga mogu da se podele: 1
- EasyFresh safes: 1 sa dizajnom sa integriranom fiokom
- LED svetlo na gornjem delu

Zamrzivač

- Fioke: 3, VarioSpace
- Posuda za kockice leda
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 9,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 6,00 kg
- Police od sigurnosnog stakla



178

ICNc 5123

plus

Stil: vrata na vrata / Ugradni uređaj sa mogućnošću integriranja

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	145 / 0,397 kWh
Ukupan obim ¹ :	253 l
Volumen:	Frižider: 183,3 l / Zamrzivač: 70 l
Klasa buke:	33 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / najmanje 55,0

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Super Silent	Touch Display
Vario Space	Smart Device ready	LED	Vario Safe				

Upravljanje

- Monohromatski LC displej, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenjiva zaptivka na vratima

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja, FlexCube
- GlassLine površine za odlaganje: 5, od toga mogu da se podele: 1
- EasyFresh safes: 1 sa dizajnom sa integrisanom fiokom
- LED svetlo na gornjem delu

Zamrzivač

- Fioke: 3, VarioSpace
- Posuda za kockice leda
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 9,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 6,00 kg
- Police od sigurnosnog stakla



178

ICNSd 5123

plus

Stil: klizač vrata / Ugradni uređaj sa mogućnošću integriranja

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	181 / 0,495 kWh
Ukupan obim ¹ :	253 l
Volumen:	Frižider: 183,3 l / Zamrzivač: 70 l
Klasa buke:	34 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / najmanje 55,0

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch Display	Vario Space
Smart Device ready	LED	Vario Safe					

Upravljanje

- Monohromatski LC displej, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenjiva zaptivka na vratima

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja, FlexCube
- GlassLine površine za odlaganje: 5, od toga mogu da se podele: 1
- EasyFresh safes: 1 sa dizajnom sa integrisanom fiokom
- LED svetlo na gornjem delu

Zamrzivač

- Fioke: 3, VarioSpace
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 9,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 6,00 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Ugradni frižideri sa zamrzivačem



ICc 5123

plus

Stil: **vrata na vrata / Ugradni uređaj sa mogućnošću integriranja**

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	146 / 0,400 kWh
Ukupan obim l:	264 l
Volumen:	Frižider: 183,3 l / Zamrzivač: 81 l
Klasa buke:	33 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / najmanje 55,0

Easy Fresh	Duo Cooling	Smart Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Super Silent	Touch Display
Vario Space	Smart Device ready	LED	Vario Safe				

Upravljanje

- Monohromatski LC displej, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenljivo
- Promenljiva zaptivka na vratima

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja, FlexCube
- GlassLine površine za odlaganje: 5, od toga mogu da se podele: 1
- EasyFresh safes: 1 sa dizajnom sa integrisanom fiokom
- LED svetlo na gornjem delu

Zamrzivač

- Fioke: 3, VarioSpace
- Posuda za kockice leda
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 11,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 6,00 kg
- Police od sigurnosnog stakla



ICNc 5103

pure

Stil: **vrata na vrata / Ugradni uređaj sa mogućnošću integriranja**

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	145 / 0,397 kWh
Ukupan obim l:	253 l
Volumen:	Frižider: 183,3 l / Zamrzivač: 70 l
Klasa buke:	33 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / najmanje 55,0

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch Display	Vario Space
Smart Device ready	LED						

Upravljanje

- Monohromatski LC displej, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

- otvaranje vrata: desno zamenljivo
- Promenljiva zaptivka na vratima

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja
- GlassLine površine za odlaganje: 4
- EasyFresh safes: 1 sa dizajnom sa integrisanom fiokom
- LED svetlo na gornjem delu

Zamrzivač

- Fioke: 3, VarioSpace
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 9,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 6,00 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred



178

ICNSe 5103

pure

Stil: klizač vrata / Ugradni uređaj sa mogućnošću integrisanja

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	227 / 0,621 kWh
Ukupan obim ¹ :	253 l
Volumen:	Frižider: 183,3 l / Zamrzivač: 70 l
Klasa buke:	34 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / najmanje 55,0

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch Display	Vario Space
Smart Device ready	LED						

Upravljanje

- Monohromatski LC displej, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja
- GlassLine površine za odlaganje: 4
- EasyFresh safes: 1 sa dizajnom sa integrisanom fiokom
- LED svetlo na gornjem delu

Zamrzivač

- Fioke: 3, VarioSpace
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 9,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 6,00 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred

- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima



178

ICe 5103

pure

Stil: vrata na vrata / Ugradni uređaj sa mogućnošću integrisanja

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	228 / 0,624 kWh
Ukupan obim ¹ :	264 l
Volumen:	Frižider: 183,3 l / Zamrzivač: 81 l
Klasa buke:	34 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / najmanje 55,0

Easy Fresh	Duo Cooling	Smart Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch Display	Vario Space
Smart Device ready	LED						

Upravljanje

- Monohromatski LC displej, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja
- GlassLine površine za odlaganje: 4
- EasyFresh safes: 1 sa dizajnom sa integrisanom fiokom
- LED svetlo na gornjem delu

Zamrzivač

- Fioke: 3, VarioSpace
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 11,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 6,00 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred



IRBbsci 5170 △ Serija Peak

Frižideri



Pregled serije



○ Serija Pure



◇ Serija Plus



◊ Serija Prime



△ Serija Peak

	○ Serija Pure	◇ Serija Plus	⬢ Serija Prime	△ Serija Peak
Tehnologija svežine	EasyFresh na teleskopskim šinama *	EasyFresh na teleskopskim šinama *	EasyFresh	
		BioFresh na teleskopskim šinama	BioFresh uz SoftTelescopic	BioFresh Professional uz SoftTelescopic
				HydroBreeze
				Komora za ribu i morske plodove *
	Filter FreshAir	Filter FreshAir	Filter FreshAir	Filter FreshAir
Pogodnost i fleksibilnost		Staklena polica koja može da se rastavi	Staklena polica koja može da se rastavi	Staklena polica koja može da se rastavi
		SoftSystem mehanizam za nežno zatvaranje	SoftSystem mehanizam za nežno zatvaranje	SoftSystem mehanizam za nežno zatvaranje
		VarioSafe *	VarioSafe *	VarioSafe
			VarioBoxes *	VarioBoxes
			Posuda za puter	Posuda za maslac
	Tacna za jaja	Tacna za jaja	Podesiva posuda za jaja	Podesiva posuda za jaja
		Polica za flaše	Polica za flaše	Polica za flaše
		Posuda za kockice leda	Posuda za kockice leda s poklopcem	Posuda za kockice leda s poklopcem
		FlexSystem		
				AutoDoor
Dizajn	Plafonsko ili bočno svetlo u odeljku frižidera	Plafonsko ili bočno svetlo u odeljku frižidera	LightTower	LightTower
			Rasveta u komori BioFresh	Rasveta u komori BioFresh
				Osvetljenje ventilatora
	Providno staklo	Providno staklo	Staklo sa satenskim finišem	Staklo sa satenskim finišem
	Ekran na dodir	Ekran na dodir	Ekran Touch & Swipe	Ekran Touch & Swipe
Povezivanje (SmartDeviceBox)	Moguća naknadna ugradnja	Moguća naknadna ugradnja ili integrisano („i“ modeli)	Integrisano („i“ modeli)	Integrisano („i“ modeli i modeli AutoDoor)
Voda				InfinitySpring

Različita oprema je **označena** u narednim višim serijama.



Bio
Fresh

Jedinstvene funkcije



BioFresh uz HydroBreeze

Da li želite da voće i povrće rashlađujete kao pravi profesionalac? Inspiracija će vam biti HydroBreeze. Zbog hladne maglice u kombinaciji sa temperaturom u komori od oko 0 °C hrana dodatno duže ostaje sveža. A stvara fantastičan vizuelni efekat. HydroBreeze se aktivira svakih 90 minuta u trajanju od 4 sekunde i 8 sekundi kada se vrata otvore.



BioFresh

Na temperaturi malo većoj od 0 °C i sa idealnom vlažnošću sveža hrana može da zadrži privlačan izgled i sačuva zdrave vitamine i minerale znatno duže nego u običnom odeljku frižidera.



EasyFresh

Garanciju svežine kod kuće kao na pijaci predstavlja naša komora EasyFresh. Bilo da je u pitanju sveže povrće ili voće, ovo osigurava optimalno skladištenje za sve. Zahvaljujući hermetičkom zatvaranju, hrana izaziva podizanje vlažnosti u komori. Zato hrana ostaje sveža dugo vremena.



LED

Za brzi pregled svega u frižideru: bočno LED svetlo pomaže da hrana bude vidljiva. LED svetla su postavljena tako da zraci svetla idu gore i dole. A LED svetla su integrisana u bočne zidove tako da je iskoristivi prostor u potpunosti sačuvan.



VarioSafe

Da li želite jasno uređen prostor za sitne namirnice kao što su čaše jogurta, tegle džema ili tube? Vaš Liebherr uređaj ovo omogućava uz VarioSafe. Dovodi stvari u red i izuzetno je prilagodljiv. Samo postavite dvodelni VarioSafe podesiv po visini u frižider gde to vama odgovara.



SoftTelescopic

Jedva čekate da otvorite komore BioFresh. Nije to samo zbog sveže hrane, nego i zbog lakog otvaranja – a zatvaranje je automatsko i amortizovano. Teleskopske šine nežno vode komoru prema vama. A pošto se potpuno izvlače, imate najbolji pregled sadržaja.

Ugradni frižideri




↑
194
↓

IRBbi 5650

prime

Stil: **vrata na vrata / Ugradni uređaj sa mogućnošću integrisanja**

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	81 / 0,221 kWh
Ukupan obim l:	325 l
Volumen:	Frižider: 223,4 l / BioFresh deo: 102,2 l
Klasa buke:	31 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	194 - 195 / 56 - 57 / najmanje 55,0



Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4"
- Digitalni prikaz temperature za frižider i BioFresh deo
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- GlassLine police, VarioBox-ovi izvlače se, Polica za jaja, Kutija za maslac
- GlassLine površine za odlaganje: 8, od toga mogu da se podele: 1
- Integrisana polica za flaše
- LED BioFresh svetlo
- BioFresh safes: 3, sa SoftTelescopic, Fruit & Vegetable safes: 2, Meat & Dairy safes: 1
- LED svetlosni stub sa obe strane

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima
- SmartSteel zadnji zid



↑
194
↓

IRBci 5620

plus

Stil: **vrata na vrata / Ugradni uređaj sa mogućnošću integrisanja**

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	102 / 0,279 kWh
Ukupan obim l:	323 l
Volumen:	Frižider: 221 l / BioFresh deo: 102,2 l
Klasa buke:	31 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	194 - 195 / 56 - 57 / najmanje 55,0



Upravljanje

- Monohromatski LC displej, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za frižider
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja, FlexCube
- GlassLine površine za odlaganje: 8, od toga mogu da se podele: 1
- Integrisana polica za flaše
- BioFresh safes: 3, Fruit & Vegetable safes: 2, Meat & Dairy safes: 1
- LED svetlo na gornjem delu

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima
- SmartSteel zadnji zid



178

IRBPci 5170

peak

Stil: vrata na vrata / Ugradni uređaj sa mogućnošću integrisanja

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	100 / 0,273 kWh
Ukupan obim ¹ :	297 l
Volumen:	Frižider: 199 l / BioFresh deo: 98,4 l
Klasa buke:	31 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / najmanje 55,0

Bio Fresh	Super Cool	Open Stage	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Soft Telescopic Rails	Super Silent
Touch & Swipe Display	Smart Device	Fresh Air	LED				

Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4"
- Digitalni prikaz temperature za frižider i BioFresh deo
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- Promenljive Polica za jaja, Kutija za maslac
- GlassLine površine za odlaganje: 6
- Integrirana policica za flaše
- LED BioFresh svetlo
- BioFresh safes: 3, sa SoftTelescopic, Fruit & Vegetable safes: 2, Meat & Dairy safes: 1, Fleksibilni sistem: 1
- LED svetlosni panel, dvostrani

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima
- SmartSteel zadnji zid i panel vrata



178

IRBac 5190

peak

Stil: vrata na vrata / Ugradni uređaj sa mogućnošću integrisanja

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	100 / 0,273 kWh
Ukupan obim ¹ :	296 l
Volumen:	Frižider: 198,1 l / BioFresh deo: 97,9 l
Klasa buke:	32 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	177,7 - 179,3 / 56 - 57 / najmanje 55,0

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Light Tower	Infinity Spring	Auto Door	Soft System	Super Silent
Touch & Swipe Display	Smart Device	Glass & Steel Interior	Soft Telescopic Rails	Fresh Air	LED	Vario Safe	

Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4"
- Digitalni prikaz temperature za frižider i BioFresh deo
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- GlassLine police, VarioBox-ovi izvlače se, Promenljive Polica za jaja, Kutija za maslac
- GlassLine površine za odlaganje: 7, od toga mogu da se podele: 1
- Integrirana policica za flaše
- LED BioFresh svetlo
- BioFresh safes: 3, sa SoftTelescopic, Fruit & Vegetable safes: 2, sa HydroBreeze: 1, Meat & Dairy safes: 1, Fleksibilni sistem: 1
- InfinitySpring sa fiksnim priključkom za vodu 3/4"
- LED svetlosni panel, dvostrani

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred

- otvaranje vrata: desno zamenjivo, dostupno isključivo preko Liebherr korisničkog servisa
- Promenljiva zaptivka na vratima
- SmartSteel zadnji zid i panel vrata




Ugradni frižideri



IRBac 5171
peak

Stil:	vrata na vrata / Ugradni uređaj sa mogućnošću integrisanja	
Klasa energetske efikasnosti:		
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	131 / 0,358 kWh	
Ukupan obim l:	276 l	
Volumen:	Frižider: 151,6 l / BioFresh deo: 97,9 l / Zamrzivač: 27 l	
Klasa buke:	33 db(A) / B SuperSilent	
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)	
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	177,7 - 179,3 / 56 - 57 / najmanje 55,0	



Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4"
- Digitalni prikaz temperature za frižider i BioFresh deo
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frizider (i BioFresh deo)

- GlassLine police, VarioBox-ovi izvlače se, Promenljive Polica za jaja, Kutija za maslac
- GlassLine površine za odlaganje: 5, od toga mogu da se podele: 1
- Integrirana polica za flaše
- LED BioFresh svetlo
- BioFresh safes: 3, sa SoftTelescopic, Fruit & Vegetable safes: 2, sa HydroBreeze: 1, Meat & Dairy safes: 1, Fleksibilni sistem: 1
- LED svetlosni panel, dvostrani

Zamrzivač

- Pregrada za zamrzavanje sa 4 zvezdice
- Posuda za kockice leda sa poklopcem

- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 14,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 2,00 kg


Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo, dostupno isključivo preko Liebherr korisničkog servisa
- Promenljiva zaptivka na vratima
- SmartSteel zadnji zid i panel vrata



IRBci 5180
peak

Stil:	vrata na vrata / Ugradni uređaj sa mogućnošću integrisanja	
Klasa energetske efikasnosti:		
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	100 / 0,273 kWh	
Ukupan obim l:	296 l	
Volumen:	Frižider: 198,1 l / BioFresh deo: 97,9 l	
Klasa buke:	32 db(A) / B SuperSilent	
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)	
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / najmanje 55,0	



Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4"
- Digitalni prikaz temperature za frižider i BioFresh deo
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frizider (i BioFresh deo)

- GlassLine police, VarioBox-ovi izvlače se, Promenljive Polica za jaja, Kutija za maslac
- GlassLine površine za odlaganje: 7, od toga mogu da se podele: 1
- Integrirana polica za flaše
- LED BioFresh svetlo
- BioFresh safes: 3, sa SoftTelescopic, Fruit & Vegetable safes: 2, sa HydroBreeze: 1, Meat & Dairy safes: 1, Fleksibilni sistem: 1
- InfinitySpring sa fiksnim priključkom za vodu 3/4"
- LED svetlosni panel, dvostrani

- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima
- SmartSteel zadnji zid i panel vrata

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred



178

IRBbsci 5170

peak

Stil: vrata na vrata / Ugradni uređaj sa mogućnošću integrisanja

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	100 / 0,273 kWh
Ukupan obim ¹ :	296 l
Volumen:	Frižider: 198,1 l / BioFresh deo: 97,9 l
Klasa buke:	32 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / najmanje 55,0

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display
Smart Device	Soft Telescopic Rails	Fresh Air	LED	Vario Safe			

Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4"
- Digitalni prikaz temperature za frižider i BioFresh deo
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- VarioBox-ovi izvlače se, Promenljive Polica za jaja, Kutija za maslac
- GlassLine površine za odlaganje: 7, od toga mogu da se podele: 1
- Integrisana polica za flaše
- LED BioFresh svetlo
- BioFresh safes: 3, sa SoftTelescopic, Fruit & Vegetable safes: 2, sa HydroBreeze: 1, Meat & Dairy safes: 1, Fleksibilni sistem: 1
- LED svetlosni panel, dvostrani

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenljivo
- Promenljiva zaptivka na vratima
- BlackSteel zadnji zid i panel vrata



178

IRBbsci 5171

peak

Stil: vrata na vrata / Ugradni uređaj sa mogućnošću integrisanja

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	131 / 0,358 kWh
Ukupan obim ¹ :	276 l
Volumen:	Frižider: 151,6 l / BioFresh deo: 97,9 l / Zamrzivač: 27 l
Klasa buke:	33 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / najmanje 55,0

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display
Smart Device	Soft Telescopic Rails	Fresh Air	LED	Vario Safe			

Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4"
- Digitalni prikaz temperature za frižider i BioFresh deo
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- VarioBox-ovi izvlače se, Promenljive Polica za jaja, Kutija za maslac
- GlassLine površine za odlaganje: 5, od toga mogu da se podele: 1
- Integrisana polica za flaše
- LED BioFresh svetlo
- BioFresh safes: 3, sa SoftTelescopic, Fruit & Vegetable safes: 2, sa HydroBreeze: 1, Meat & Dairy safes: 1, Fleksibilni sistem: 1
- LED svetlosni panel, dvostrani

Zamrzivač

- Pregrada za zamrzavanje sa 4 zvezdice
- Posuda za kockice leda sa poklopcem

- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 14,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 2,00 kg

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenljivo
- Promenljiva zaptivka na vratima
- BlackSteel zadnji zid i panel vrata

Ugradni frižideri




↑
178
↓

IRBci 5170

peak

Stil: **vrata na vrata / Ugradni uređaj sa mogućnošću integrisanja**

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	100 / 0,273 kWh
Ukupan obim l:	296 l
Volumen:	Frižider: 198,1 l / BioFresh deo: 97,9 l
Klasa buke:	32 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / najmanje 55,0



Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4"
- Digitalni prikaz temperature za frižider i BioFresh deo
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- GlassLine police, VarioBox-ovi izvlače se, Promenljive Polica za jaja, Kutija za maslac
- GlassLine površine za odlaganje: 7, od toga mogu da se podele: 1
- Integrisana polica za flaše
- LED BioFresh svetlo
- BioFresh safes: 3, sa SoftTelescopic, Fruit & Vegetable safes: 2, sa HydroBreeze: 1, Meat & Dairy safes: 1, Fleksibilni sistem: 1
- LED svetlosni panel, dvostrani

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo



↑
178
↓

IRBdi 5170

peak

Stil: **vrata na vrata / Ugradni uređaj sa mogućnošću integrisanja**

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	124 / 0,339 kWh
Ukupan obim l:	293 l
Volumen:	Frižider: 198,1 l / BioFresh deo: 95,2 l
Klasa buke:	29 db(A) / A UltraSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / najmanje 55,0



Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4"
- Digitalni prikaz temperature za frižider i BioFresh deo
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- GlassLine police, VarioBox-ovi izvlače se, Promenljive Polica za jaja, Kutija za maslac
- GlassLine površine za odlaganje: 7, od toga mogu da se podele: 1
- Integrisana polica za flaše
- LED BioFresh svetlo
- BioFresh safes: 3, sa SoftTelescopic, Fruit & Vegetable safes: 1, sa HydroBreeze: 1, Fish & Seafood safes: 1, Meat & Dairy safes: 1, Fleksibilni sistem: 1
- LED svetlosni panel, dvostrani

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo



178

IRBbi 5151

prime

Stil: vrata na vrata / Ugradni uređaj sa mogućnošću integrisanja

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	104 / 0,284 kWh
Ukupan obim ¹ :	276 l
Volumen:	Frižider: 151,3 l / BioFresh deo: 98,4 l / Zamrzivač: 27 l
Klasa buke:	32 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / najmanje 55,0



Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4"
- Digitalni prikaz temperature za frižider i BioFresh deo
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- GlassLine police, VarioBox-ovi izvlače se, Promenljive Polica za jaja, Kutija za maslac
- GlassLine površine za odlaganje: 5, od toga mogu da se podele: 1
- Integrisana polica za flaše
- LED BioFresh svetlo
- BioFresh safes: 3, sa SoftTelescopic, Fruit & Vegetable safes: 2, Meat & Dairy safes: 1
- LED svetlosni panel, dvostrani

Zamrzivač

- Pregrada za zamrzavanje sa 4 zvezdice
- Posuda za kockice leda sa poklopcem

- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 14,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 2,00 kg

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima
- SmartSteel zadnji zid



178

IRBbi 5150

prime

Stil: vrata na vrata / Ugradni uređaj sa mogućnošću integrisanja

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	80 / 0,219 kWh
Ukupan obim ¹ :	296 l
Volumen:	Frižider: 197,7 l / BioFresh deo: 98,4 l
Klasa buke:	29 db(A) / A UltraSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / najmanje 55,0



Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4"
- Digitalni prikaz temperature za frižider i BioFresh deo
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- GlassLine police, VarioBox-ovi izvlače se, Promenljive Polica za jaja, Kutija za maslac
- GlassLine površine za odlaganje: 7, od toga mogu da se podele: 1
- Integrisana polica za flaše
- LED BioFresh svetlo
- BioFresh safes: 3, sa SoftTelescopic, Fruit & Vegetable safes: 2, Meat & Dairy safes: 1
- LED svetlosni panel, dvostrani

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima
- SmartSteel zadnji zid

Ugradni frižideri



↑
178
↓

IRBci 5150

prime

Stil: **vrata na vrata / Ugradni uređaj sa mogućnošću integrisanja**

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	100 / 0,273 kWh
Ukupan obim l:	296 l
Volumen:	Frižider: 197,7 l / BioFresh deo: 98,4 l
Klasa buke:	32 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / najmanje 55,0



Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4"
- Digitalni prikaz temperature za frižider i BioFresh deo
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- GlassLine police, VarioBox-ovi izvlače se, Promenljive Polica za jaja, Kutija za maslac
- GlassLine površine za odlaganje: 7, od toga mogu da se podele: 1
- Integrisana polica za flaše
- LED BioFresh svetlo
- BioFresh safes: 3, sa SoftTelescopic, Fruit & Vegetable safes: 2, Meat & Dairy safes: 1
- LED svetlosni panel, dvostrani

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima
- SmartSteel zadnji zid



↑
178
↓

IRBci 5151

prime

Stil: **vrata na vrata / Ugradni uređaj sa mogućnošću integrisanja**

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	131 / 0,358 kWh
Ukupan obim l:	276 l
Volumen:	Frižider: 151,3 l / BioFresh deo: 98,4 l / Zamrzivač: 27 l
Klasa buke:	33 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / najmanje 55,0



Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4"
- Digitalni prikaz temperature za frižider i BioFresh deo
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- GlassLine police, VarioBox-ovi izvlače se, Promenljive Polica za jaja, Kutija za maslac
- GlassLine površine za odlaganje: 5, od toga mogu da se podele: 1
- Integrisana polica za flaše
- LED BioFresh svetlo
- BioFresh safes: 3, sa SoftTelescopic, Fruit & Vegetable safes: 2, Meat & Dairy safes: 1
- LED svetlosni panel, dvostrani

Zamrzivač

- Pregrada za zamrzavanje sa 4 zvezdice
- Posuda za kockice leda sa poklopcem

- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 14,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 2,00 kg

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima
- SmartSteel zadnji zid



178

IRBci 5151

prime

Stil: vrata na vrata / Ugradni uređaj sa mogućnošću integrisanja

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	131 / 0,358 kWh
Ukupan obim ¹ :	276 l
Volumen:	Frižider: 151,3 l / BioFresh deo: 98,4 l / Zamrzivač: 27 l
Klasa buke:	33 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / najmanje 55,0



Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4"
- Digitalni prikaz temperature za frižider i BioFresh deo
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- GlassLine police, VarioBox-ovi izvlače se, Promenljive Polica za jaja, Kutija za maslac
- GlassLine površine za odlaganje: 5, od toga mogu da se podele: 1
- Integrisana polica za flaše
- LED BioFresh svetlo
- BioFresh safes: 3, sa SoftTelescopic, Fruit & Vegetable safes: 2, Meat & Dairy safes: 1
- LED svetlosni panel, dvostrani

Zamrzivač

- Pregrada za zamrzavanje sa 4 zvezdice
- Posuda za kockice leda sa poklopcem

- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 14,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 2,00 kg

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenljivo
- Promenljiva zaptivka na vratima
- SmartSteel zadnji zid



178

IRCe 5121

plus

Stil: vrata na vrata / Ugradni uređaj sa mogućnošću integrisanja

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	152 / 0,416 kWh
Ukupan obim ¹ :	274 l
Volumen:	Frižider: 162,2 l / Podrumska pregrada: 95,9 l / Zamrzivač: 16 l
Klasa buke:	32 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-ST (od +10 °C do +38 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / najmanje 55,0



Upravljanje

- Monohromatski LC displej, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za pregradu za hlađenje i podrmsku pregradu
- SmartDeviceBox: kao opciona pripora
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja, FlexCube
- GlassLine površine za odlaganje: 3, od toga mogu da se podele: 1
- EasyFresh safes: 1 sa dizajnom sa integrisanom fiokom
- Izvlačeća kolica sa policom za flaše, sa SoftTelescopic
- LED svetlo, dvostrano

Podrumski deo

- Izvlačeća korpa za flaše

Zamrzivač

- Pregrada za zamrzavanje sa 4 zvezdice
- Posuda za kockice leda
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 9,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 2,00 kg

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenljivo
- Promenljiva zaptivka na vratima

Ugrađeni frižideri



↑
178
↓

IRDdi 5120

plus

Stil: **vrata na vrata / Ugradni uređaj sa mogućnošću integriranja**

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	91 / 0,249 kWh
Ukupan obim l:	309 l
Volumen:	Frižider: 309,1 l
Klasa buke:	33 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / najmanje 55,0



Upravljanje

- Monohromatski LC displej, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja, FlexCube
- GlassLine površine za odlaganje: 5, od toga mogu da se podele: 1
- EasyFresh safes: 1 na teleskopskim policama za izvlačenje
- 2 izvlačeće korpe za flaše
- Velika polica za voće i povrće sa delimičnim izvlačenjem na teleskopskim šinama
- LED svetlo na gornjem delu

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenljivo
- Promenljiva zaptivka na vratima



↑
178
↓

IRDdi 5121

plus

Stil: **vrata na vrata / Ugradni uređaj sa mogućnošću integriranja**

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	137 / 0,375 kWh
Ukupan obim l:	286 l
Volumen:	Frižider: 259,2 l / Zamrzivač: 27 l
Klasa buke:	34 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / najmanje 55,0



Upravljanje

- Monohromatski LC displej, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za frižider
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja, FlexCube
- GlassLine površine za odlaganje: 3, od toga mogu da se podele: 1
- EasyFresh safes: 1 na teleskopskim policama za izvlačenje
- 2 izvlačeće korpe za flaše
- Velika polica za voće i povrće sa delimičnim izvlačenjem na teleskopskim šinama
- LED svetlo, dvostrano

Zamrzivač

- Pregrada za zamrzavanje sa 4 zvezdice
- Posuda za kockice leda

- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 14,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 2,00 kg

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenljivo
- Promenljiva zaptivka na vratima




IRBc 5120

plus

Stil: **vrata na vrata / Ugradni uređaj sa mogućnošću integrisanja**

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	100 / 0,273 kWh
Ukupan obim ¹ :	294 l
Volumen:	Frižider: 195,8 l / BioFresh deo: 98,2 l
Klasa buke:	32 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / najmanje 55,0



Upravljanje

- Monohromatski LC displej, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za frižider
- SmartDeviceBox: kao opcionii pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja, FlexCube
- GlassLine površine za odlaganje: 7, od toga mogu da se podele: 1
- Integrisana polica za flaše
- BioFresh safes: 3, Fruit & Vegetable safes: 2, Meat & Dairy safes: 1
- LED svetlo na gornjem delu

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenjiva zaptivka na vratima



IRBc 5121

plus

Stil: **vrata na vrata / Ugradni uređaj sa mogućnošću integrisanja**

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	131 / 0,358 kWh
Ukupan obim ¹ :	275 l
Volumen:	Frižider: 150,2 l / BioFresh deo: 98,2 l / Zamrzivač: 27 l
Klasa buke:	33 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / najmanje 55,0



Upravljanje

- Monohromatski LC displej, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za frižider
- SmartDeviceBox: kao opcionii pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja, FlexCube
- GlassLine površine za odlaganje: 5, od toga mogu da se podele: 1
- Integrisana polica za flaše
- BioFresh safes: 3, Fruit & Vegetable safes: 2, Meat & Dairy safes: 1
- LED svetlo, dvostrano

Zamrzivač

- Pregrada za zamrzavanje sa 4 zvezdice
- Posuda za kockice leda
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 14,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 2,00 kg

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenjiva zaptivka na vratima

Ugradni frižideri




IRBd 5120

plus

Stil: **vrata na vrata / Ugradni uređaj sa mogućnošću integrisanja**

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	125 / 0,342 kWh
Ukupan obim ¹ :	294 l
Volumen:	Frižider: 195,8 l / BioFresh deo: 98,2 l
Klasa buke:	33 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / najmanje 55,0



Upravljanje

- Monohromatski LC displej, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za frižider
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja, FlexCube
- GlassLine površine za odlaganje: 7, od toga mogu da se podele: 1
- Integrisana polica za flaše
- BioFresh safes: 3, Fruit & Vegetable safes: 2, Meat & Dairy safes: 1
- LED svetlo na gornjem delu

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima




IRBd 5121

plus

Stil: **vrata na vrata / Ugradni uređaj sa mogućnošću integrisanja**

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	164 / 0,449 kWh
Ukupan obim ¹ :	275 l
Volumen:	Frižider: 150,2 l / BioFresh deo: 98,2 l / Zamrzivač: 27 l
Klasa buke:	34 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / najmanje 55,0



Upravljanje

- Monohromatski LC displej, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za frižider
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja, FlexCube
- GlassLine površine za odlaganje: 5, od toga mogu da se podele: 1
- Integrisana polica za flaše
- BioFresh safes: 3, Fruit & Vegetable safes: 2, Meat & Dairy safes: 1
- LED svetlo, dvostrano

Zamrzivač

- Pregrada za zamrzavanje sa 4 zvezdice
- Posuda za kockice leda
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 14,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 2,00 kg

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima



IRe 5100

pure

Stil: **vrata na vrata / Ugradni uređaj sa mogućnošću integrisanja**

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	114 / 0,312 kWh
Ukupan obim ¹ :	308 l
Volumen:	Frizider: 308,8 l
Klasa buke:	33 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / najmanje 55,0



Upravljanje

- Monohromatski LC displej, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frizider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja
- GlassLine površine za odlaganje: 7
- three polica za flaše
- EasyFresh safes: 1 na teleskopskim policama za izvlačenje
- Velika polica za voće i povrće sa delimičnim izvlačenjem na teleskopskim šinama
- LED svetlo na gornjem delu

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenjiva zaptivka na vratima



IRe 5101

pure

Stil: **vrata na vrata / Ugradni uređaj sa mogućnošću integrisanja**

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	171 / 0,468 kWh
Ukupan obim ¹ :	286 l
Volumen:	Frizider: 259 l / Zamrzivač: 27 l
Klasa buke:	34 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / najmanje 55,0



Upravljanje

- Monohromatski LC displej, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za frižider
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenjiva zaptivka na vratima

Frizider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja
- GlassLine površine za odlaganje: 5
- three polica za flaše
- EasyFresh safes: 1 na teleskopskim policama za izvlačenje
- Velika polica za voće i povrće sa delimičnim izvlačenjem na teleskopskim šinama
- LED svetlo, dvostrano

Zamrzivač

- Pregrada za zamrzavanje sa 4 zvezdice
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 14,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 2,00 kg

Ugradni frižideri



↑
158
↓

IRBdi 4851

prime

Stil: **vrata na vrata / Ugradni uređaj sa mogućnošću integrisanja**

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	155 / 0,424 kWh
Ukupan obim l:	238 l
Volumen:	Frižider: 144,2 l / BioFresh deo: 67,0 l / Zamrzivač: 27 l
Klasa buke:	33 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	157,4 - 159 / 56 - 57 / najmanje 55,0



Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4"
- Digitalni prikaz temperature za frižider i BioFresh deo
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- GlassLine police, VarioBox-ovi izvlače se, Promenljive Polica za jaja, Kutija za maslac
- GlassLine površine za odlaganje: 5, od toga mogu da se podele: 1
- Integrirana polica za flaše
- LED BioFresh svetlo
- BioFresh safes: 2, sa SoftTelescopic, Fruit & Vegetable safes: 1, Meat & Dairy safes: 1
- LED svetlosni panel, dvostrani

Zamrzivač

- Pregrada za zamrzavanje sa 4 zvezdice
- Posuda za kockice leda sa poklopcem

- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 14,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 2,00 kg

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima
- SmartSteel zadnji zid




↑
140
↓

IRBbsbi 4570

peak

Stil: **vrata na vrata / Ugradni uređaj sa mogućnošću integrisanja**

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	73 / 0,200 kWh
Ukupan obim l:	224 l
Volumen:	Frižider: 158 l / BioFresh deo: 66,6 l
Klasa buke:	29 db(A) / A UltraSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	139,7 - 141,3 / 56 - 57 / najmanje 55,0



Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4"
- Digitalni prikaz temperature za frižider i BioFresh deo
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- VarioBox-ovi izvlače se, Promenljive Polica za jaja, Kutija za maslac
- GlassLine površine za odlaganje: 5, od toga mogu da se podele: 1
- Integrirana polica za flaše
- LED BioFresh svetlo
- BioFresh safes: 2, sa SoftTelescopic, Fruit & Vegetable safes: 1, sa HydroBreeze: 1, Meat & Dairy safes: 1, Fleksibilni sistem: 1
- LED svetlosni panel, dvostrani

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima
- BlackSteel zadnji zid i panel vrata




140

IRBci 4571

peak

Stil: vrata na vrata / Ugradni uređaj sa mogućnošću integrisanja

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	116 / 0,317 kWh
Ukupan obim ¹ :	207 l
Volumen:	Fržider: 125,4 l / BioFresh deo: 66,6 l / Zamrzivač: 16 l
Klasa buke:	33 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	139,7 - 141,3 / 56 - 57 / najmanje 55,0



Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4"
- Digitalni prikaz temperature za frižider i BioFresh deo
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Fržider (i BioFresh deo)

- GlassLine police, VarioBox-ovi izvlače se, Promenljive Polica za jaja, Kutija za maslac
- GlassLine površine za odlaganje: 4, od toga mogu da se podele: 1
- Integrisana polica za flaše
- LED BioFresh svetlo
- BioFresh safes: 2, sa SoftTelescopic, Fruit & Vegetable safes: 1, sa HydroBreeze: 1, Meat & Dairy safes: 1, Fleksibilni sistem: 1
- LED svetlosni panel, dvostrani

Zamrzivač

- Pregrada za zamrzavanje sa 4 zvezdice
- Posuda za kockice leda sa poklopcem

- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 9,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 2,00 kg

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima
- SmartSteel zadnji zid i panel vrata




140

IRBci 4550

prime

Stil: vrata na vrata / Ugradni uređaj sa mogućnošću integrisanja

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	92 / 0,252 kWh
Ukupan obim ¹ :	224 l
Volumen:	Fržider: 157,6 l / BioFresh deo: 67,0 l
Klasa buke:	32 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	139,7 - 141,3 / 56 - 57 / najmanje 55,0



Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4"
- Digitalni prikaz temperature za frižider i BioFresh deo
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Fržider (i BioFresh deo)

- GlassLine police, VarioBox-ovi izvlače se, Promenljive Polica za jaja, Kutija za maslac
- GlassLine površine za odlaganje: 5, od toga mogu da se podele: 1
- Integrisana polica za flaše
- LED BioFresh svetlo
- BioFresh safes: 2, sa SoftTelescopic, Fruit & Vegetable safes: 1, Meat & Dairy safes: 1
- LED svetlosni panel, dvostrani

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima
- SmartSteel zadnji zid

Ugradni frižideri




↑
140
↓

IRBc 4520

plus

Stil: **vrata na vrata / Ugradni uređaj sa mogućnošću integrisanja**

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	91 / 0,249 kWh
Ukupan obim l:	223 l
Volumen:	Frižider: 156,2 l / BioFresh deo: 66,8 l
Klasa buke:	32 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	139,7 - 141,3 / 56 - 57 / najmanje 55,0



Upravljanje

- Monohromatski LC displej, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za frižider
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja, FlexCube
- GlassLine površine za odlaganje: 6, od toga mogu da se podele: 1
- Integrisana polica za flaše
- BioFresh safes: 2, Fruit & Vegetable safes: 1, Meat & Dairy safes: 1
- LED svetlo na gornjem delu

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenjiva zaptivka na vratima



↑
140
↓

IRBc 4521

plus

Stil: **vrata na vrata / Ugradni uređaj sa mogućnošću integrisanja**

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	116 / 0,317 kWh
Ukupan obim l:	206 l
Volumen:	Frižider: 124,1 l / BioFresh deo: 66,8 l / Zamrzivač: 16 l
Klasa buke:	33 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	139,7 - 141,3 / 56 - 57 / najmanje 55,0



Upravljanje

- Monohromatski LC displej, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za frižider
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenjiva zaptivka na vratima

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja, FlexCube
- GlassLine površine za odlaganje: 5, od toga mogu da se podele: 1
- Integrisana polica za flaše
- BioFresh safes: 2, Fruit & Vegetable safes: 1, Meat & Dairy safes: 1
- LED svetlo, dvostrano

Zamrzivač

- Pregrada za zamrzavanje sa 4 zvezdice
- Posuda za kockice leda
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 9,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 2,00 kg




IRBbsbi 4170

peak

Stil: **vrata na vrata / Ugradni uređaj sa mogućnošću integriranja**

Klasa energetske efikasnosti:	A++ B
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	72 / 0,197 kWh
Ukupan obim ¹ :	191 l
Volumen:	Fržider: 124,4 l / BioFresh deo: 66,6 l
Klasa buke:	29 db(A) / A UltraSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	121,6 - 123,6 / 56 - 57 / najmanje 55,0



Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4"
- Digitalni prikaz temperature za frižider i BioFresh deo
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- VarioBox-ovi izvlače se, Promenljive Polica za jaja, Kutija za maslac
- GlassLine površine za odlaganje: 4, od toga mogu da se podele: 1
- Integrisana polica za flaše
- LED BioFresh svetlo
- BioFresh safes: 2, sa SoftTelescopic, Fruit & Vegetable safes: 1, sa HydroBreeze: 1, Meat & Dairy safes: 1, Fleksibilni sistem: 1
- LED svetlosni panel, dvostrani

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima
- BlackSteel zadnji zid i panel vrata




IRBbi 4170

peak

Stil: **vrata na vrata / Ugradni uređaj sa mogućnošću integriranja**

Klasa energetske efikasnosti:	A++ B
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	72 / 0,197 kWh
Ukupan obim ¹ :	191 l
Volumen:	Fržider: 124,4 l / BioFresh deo: 66,6 l
Klasa buke:	29 db(A) / A UltraSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	121,6 - 123,6 / 56 - 57 / najmanje 55,0



Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4"
- Digitalni prikaz temperature za frižider i BioFresh deo
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

- Promenljiva zaptivka na vratima
- SmartSteel zadnji zid i panel vrata

Frižider (i BioFresh deo)

- GlassLine police, VarioBox-ovi izvlače se, Promenljive Polica za jaja, Kutija za maslac
- GlassLine površine za odlaganje: 4, od toga mogu da se podele: 1
- Integrisana polica za flaše
- LED BioFresh svetlo
- BioFresh safes: 2, sa SoftTelescopic, Fruit & Vegetable safes: 1, sa HydroBreeze: 1, Meat & Dairy safes: 1, Fleksibilni sistem: 1
- LED svetlosni panel, dvostrani

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo

Ugradni frižideri



IRBbi 4171

peak

Stil: **vrata na vrata / Ugradni uređaj sa mogućnošću integrisanja**

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	94 / 0,257 kWh
Ukupan obim l:	174 l
Volumen:	Frižider: 91,8 l / BioFresh deo: 66,6 l / Zamrzivač: 16 l
Klasa buke:	31 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	121,6 - 123,6 / 56 - 57 / najmanje 55,0

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Light Tower	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Smart Device
Glass & Steel Interior	Soft Telescopic Rails	Fresh Air	LED				

Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4"
- Digitalni prikaz temperature za frižider i BioFresh deo
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- GlassLine police, VarioBox-ovi izvlače se, Promenljive Polica za jaja, Kutija za maslac
- GlassLine površine za odlaganje: 3, od toga mogu da se podele: 1
- Integrisana polica za flaše
- LED BioFresh svetlo
- BioFresh safes: 2, sa SoftTelescopic, Fruit & Vegetable safes: 1, sa HydroBreeze: 1, Meat & Dairy safes: 1, Fleksibilni sistem: 1
- LED svetlosni panel, dvostrani

Zamrzivač

- Pregrada za zamrzavanje sa 4 zvezdice
- Posuda za kockice leda sa poklopcem

- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 9,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 2,00 kg

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima
- SmartSteel zadnji zid i panel vrata



IRBci 4150

prime

Stil: **vrata na vrata / Ugradni uređaj sa mogućnošću integrisanja**

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	91 / 0,249 kWh
Ukupan obim l:	191 l
Volumen:	Frižider: 124,1 l / BioFresh deo: 67,0 l
Klasa buke:	33 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	121,6 - 123,6 / 56 - 57 / najmanje 55,0

Bio Fresh	Super Cool	Light Tower	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Smart Device	Glass & Steel Interior
Soft Telescopic Rails	LED	Vario Safe					

Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4"
- Digitalni prikaz temperature za frižider i BioFresh deo
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- GlassLine police, VarioBox-ovi izvlače se, Promenljive Polica za jaja, Kutija za maslac
- GlassLine površine za odlaganje: 4, od toga mogu da se podele: 1
- Integrisana polica za flaše
- LED BioFresh svetlo
- BioFresh safes: 2, sa SoftTelescopic, Fruit & Vegetable safes: 1, Meat & Dairy safes: 1
- LED svetlosni panel, dvostrani

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima
- SmartSteel zadnji zid



122

IRBci 4151

prime

Stil: vrata na vrata / Ugradni uređaj sa mogućnošću integrisanja

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	118 / 0,323 kWh
Ukupan obim ¹ :	174 l
Volumen:	Frižider: 91,5 l / BioFresh deo: 67,0 l / Zamrzivač: 16 l
Klasa buke:	32 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	121,6 - 123,6 / 56 - 57 / najmanje 55,0



Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4"
- Digitalni prikaz temperature za frižider i BioFresh deo
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- GlassLine police, VarioBox-ovi izvlače se, Promenljive Polica za jaja, Kutija za maslac
- GlassLine površine za odlaganje: 3, od toga mogu da se podele: 1
- Integrisana polica za flaše
- LED BioFresh svetlo
- BioFresh safes: 2, sa SoftTelescopic, Fruit & Vegetable safes: 1, Meat & Dairy safes: 1
- LED svetlosni panel, dvostrani

Zamrzivač

- Pregrada za zamrzavanje sa 4 zvezdice
- Posuda za kockice leda sa poklopcem

- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 9,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 2,00 kg

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima
- SmartSteel zadnji zid



122

IRBc 4120

plus

Stil: vrata na vrata / Ugradni uređaj sa mogućnošću integrisanja

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	91 / 0,249 kWh
Ukupan obim ¹ :	189 l
Volumen:	Frižider: 123 l / BioFresh deo: 66,8 l
Klasa buke:	33 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	121,6 - 123,6 / 56 - 57 / najmanje 55,0



Upravljanje

- Monohromatski LC displej, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za frižider
- SmartDeviceBox: kao opciona pripor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja, FlexCube
- GlassLine površine za odlaganje: 5, od toga mogu da se podele: 1
- Integrisana polica za flaše
- BioFresh safes: 2, Fruit & Vegetable safes: 1, Meat & Dairy safes: 1
- LED svetlo na gornjem delu

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima

Ugradni frižideri



↑
122
↓

IRBc 4121

plus

Stil: **vrata na vrata / Ugradni uređaj sa mogućnošću integriranja**

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	118 / 0,323 kWh
Ukupan obim l:	173 l
Volumen:	Frižider: 90,9 l / BioFresh deo: 66,8 l / Zamrzivač: 16 l
Klasa buke:	32 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	121,6 - 123,6 / 56 - 57 / najmanje 55,0



Upravljanje

- Monohromatski LC displej, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za frižider
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja, FlexCube
- GlassLine površine za odlaganje: 4, od toga mogu da se podele: 1
- Integrisana polica za flaše
- BioFresh safes: 2, Fruit & Vegetable safes: 1, Meat & Dairy safes: 1
- LED svetlo, dvostrano

Zamrzivač

- Pregrada za zamrzavanje sa 4 zvezdice
- Posuda za kockice leda
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 9,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 2,00 kg

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima



↑
122
↓

IRe 4100

pure

Stil: **vrata na vrata / Ugradni uređaj sa mogućnošću integriranja**

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	101 / 0,276 kWh
Ukupan obim l:	201 l
Volumen:	Frižider: 201,7 l
Klasa buke:	35 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	121,6 - 123,6 / 56 - 57 / najmanje 55,0



Upravljanje

- Monohromatski LC displej, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja
- GlassLine površine za odlaganje: 5
- EasyFresh safes: 1 sa dizajnom sa integrisanom fiokom
- LED svetlo na gornjem delu

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima



122

IRe 4101

pure

Stil: vrata na vrata / Ugradni uređaj sa mogućnošću integriranja

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	149 / 0,408 kWh
Ukupan obim ¹ :	182 l
Volumen:	Frižider: 166,5 l / Zamrzivač: 16 l
Klasa buke:	35 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-ST (od +10 °C do +38 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	121,6 - 123,6 / 56 - 57 / najmanje 55,0



Upravljanje

- Monohromatski LC displej, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za frižider
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja
- GlassLine površine za odlaganje: 4
- EasyFresh safes: 1 sa dizajnom sa integrisanom fiokom
- LED svetlo, dvostrano

Zamrzivač

- Pregrada za zamrzavanje sa 4 zvezdice
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 9,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 2,00 kg

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred



122

IRSe 4100

pure

Stil: klizač vrata / Ugradni uređaj sa mogućnošću integriranja

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	101 / 0,276 kWh
Ukupan obim ¹ :	201 l
Volumen:	Frižider: 201,7 l
Klasa buke:	35 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	121,6 - 123,6 / 56 - 57 / najmanje 55,0



Upravljanje

- Monohromatski LC displej, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja
- GlassLine površine za odlaganje: 5
- EasyFresh safes: 1 sa dizajnom sa integrisanom fiokom
- LED svetlo na gornjem delu

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima

Ugradni frižideri



↑
122
↓

IRSe 4101

pure

Stil: klizač vrata / Ugradni uređaj sa mogućnošću integrisanja

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	149 / 0,408 kWh
Ukupan obim l:	182 l
Volumen:	Frižider: 166,5 l / Zamrzivač: 16 l
Klasa buke:	35 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-ST (od +10 °C do +38 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	121,6 - 123,6 / 56 - 57 / najmanje 55,0



Upravljanje

- Monohromatski LC displej, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za frižider
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja
- GlassLine površine za odlaganje: 4
- EasyFresh safes: 1 sa dizajnom sa integrisanom fiokom
- LED svetlo, dvostrano

Zamrzivač

- Pregrada za zamrzavanje sa 4 zvezdice
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 9,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 2,00 kg

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred



↑
122
↓

DRe 4101

pure

Stil: u ravni / Ugradni uređaj sa mogućnošću dekorisanja

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	149 / 0,408 kWh
Ukupan obim l:	182 l
Volumen:	Frižider: 166,5 l / Zamrzivač: 16 l
Klasa buke:	35 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-ST (od +10 °C do +38 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	122 - 122,6 / 56 - 57 / najmanje 55,0



Upravljanje

- Monohromatski LC displej, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za frižider
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja
- GlassLine površine za odlaganje: 4
- EasyFresh safes: 1 sa dizajnom sa integrisanom fiokom
- LED svetlo, dvostrano

Zamrzivač

- Pregrada za zamrzavanje sa 4 zvezdice
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 9,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 2,00 kg

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred



102

IRBbi 4050

prime

Stil: vrata na vrata / Ugradni uređaj sa mogućnošću integrisanja

Klasa energetske efikasnosti:	B
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	74 / 0,202 kWh
Ukupan obim ¹ :	157 l
Volumen:	Frižider: 88,6 l / BioFresh deo: 69,0 l
Klasa buke:	33 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	102,4 - 104 / 56 - 57 / najmanje 55,0



Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4"
- Digitalni prikaz temperature za frižider i BioFresh deo
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- GlassLine police, Promenljive Polica za jaja, Kutija za maslac
- GlassLine površine za odlaganje: 4, od toga mogu da se podele: 1
- Integrisana polica za flaše
- LED BioFresh svetlo
- BioFresh safes: 2, sa SoftTelescopic, Fruit & Vegetable safes: 1, Meat & Dairy safes: 1
- LED svetlosni panel, dvostrani

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenjiva zaptivka na vratima
- SmartSteel zadnji zid



102

IRBc 4020

plus

Stil: vrata na vrata / Ugradni uređaj sa mogućnošću integrisanja

Klasa energetske efikasnosti:	C
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	92 / 0,252 kWh
Ukupan obim ¹ :	156 l
Volumen:	Frižider: 88 l / BioFresh deo: 68,7 l
Klasa buke:	33 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	102,4 - 104 / 56 - 57 / najmanje 55,0



Upravljanje

- Monohromatski LC displej, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za frižider
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja, FlexCube
- GlassLine površine za odlaganje: 4, od toga mogu da se podele: 1
- Integrisana polica za flaše
- BioFresh safes: 2, Fruit & Vegetable safes: 1, Meat & Dairy safes: 1
- LED svetlo na gornjem delu

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenjiva zaptivka na vratima

Ugradni frižideri



↑
102
↓

IRd 4020

plus

Stil: **vrata na vrata / Ugradni uređaj sa mogućnošću integriranja**

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	77 / 0,21 kWh
Ukupan obim l:	166 l
Volumen:	Frižider: 166,1 l
Klasa buke:	32 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	102,4 - 104 / 56 - 57 / najmanje 55,0



Upravljanje

- Monohromatski LC displej, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja, FlexCube
- GlassLine površine za odlaganje: 4, od toga mogu da se podele: 1
- LED svetlo na gornjem delu

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenjiva zaptivka na vratima



↑
102
↓

IRd 4000

pure

Stil: **vrata na vrata / Ugradni uređaj sa mogućnošću integriranja**

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	77 / 0,21 kWh
Ukupan obim l:	166 l
Volumen:	Frižider: 166,1 l
Klasa buke:	32 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	102,4 - 104 / 56 - 57 / najmanje 55,0



Upravljanje

- Monohromatski LC displej, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za frižider
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja
- GlassLine površine za odlaganje: 4
- LED svetlo na gornjem delu

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenjiva zaptivka na vratima



IRci 3950

prime

Stil: vrata na vrata / Ugradni uređaj sa mogućnošću integrisanja

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	60 / 0,164 kWh
Ukupan obim ¹ :	136 l
Volumen:	Frižider: 136,8 l
Klasa buke:	27 db(A) / A UltraSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	87,4 - 89 / 56 - 57 / najmanje 55,0



Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4"
- Digitalni prikaz temperature
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički
- Zaštita za decu

Frižider (i BioFresh deo)

- GlassLine police, VarioBox-ovi izvlače se, Promenljive Polica za jaja, Kutija za maslac
- GlassLine površine za odlaganje: 4, od toga mogu da se podele: 1
- LED svetlo na gornjem delu

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenljivo
- Promenljiva zaptivka na vratima



IRbi 3951

prime

Stil: vrata na vrata / Ugradni uređaj sa mogućnošću integrisanja

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	75 / 0,205 kWh
Ukupan obim ¹ :	117 l
Volumen:	Frižider: 101,6 l / Zamrzivač: 16 l
Klasa buke:	31 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	87,4 - 89 / 56 - 57 / najmanje 55,0



Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4"
- Digitalni prikaz temperature za frižider
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

- otvaranje vrata: desno zamenljivo
- Promenljiva zaptivka na vratima

Frižider (i BioFresh deo)

- GlassLine police, VarioBox-ovi izvlače se, Promenljive Polica za jaja, Kutija za maslac
- GlassLine površine za odlaganje: 3, od toga mogu da se podele: 1
- LED svetlo, sa jedne strane

Zamrzivač

- Pregrada za zamrzavanje sa 4 zvezdice
- Posuda za kockice leda sa poklopcem
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 9,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 2,00 kg

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred

Ugradni frižideri




↑
88
↓

IRc 3921

plus

Stil: **vrata na vrata / Ugradni uređaj sa mogućnošću integriranja**

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	94 / 0,257 kWh
Ukupan obim l:	117 l
Volumen:	Frižider: 101,6 l / Zamrzivač: 16 l
Klasa buke:	32 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	87,4 - 89 / 56 - 57 / najmanje 55,0



Upravljanje

- Monohromatski LC displej, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za frižider
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja, FlexCube
- GlassLine površine za odlaganje: 3, od toga mogu da se podele: 1
- LED svetlo, sa jedne strane

Zamrzivač

- Pregrada za zamrzavanje sa 4 zvezdice
- Posuda za kockice leda
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 9,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 2,00 kg

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred



↑
88
↓

IRc 3920

plus

Stil: **vrata na vrata / Ugradni uređaj sa mogućnošću integriranja**

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	60 / 0,164 kWh
Ukupan obim l:	136 l
Volumen:	Frižider: 136,8 l
Klasa buke:	27 db(A) / A UltraSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	87,4 - 89 / 56 - 57 / najmanje 55,0



Upravljanje

- Monohromatski LC displej, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja, FlexCube
- GlassLine površine za odlaganje: 4, od toga mogu da se podele: 1
- LED svetlo na gornjem delu

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima



88

IRe 3900

pure

Stil: vrata na vrata / Ugradni uređaj sa mogućnošću integrisanja

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	93 / 0,254 kWh
Ukupan obim ¹ :	136 l
Volumen:	Frižider: 136,8 l
Klasa buke:	35 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	87,4 - 89 / 56 - 57 / najmanje 55,0



Upravljanje

- Monohromatski LC displej, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja
- GlassLine površine za odlaganje: 4
- LED svetlo na gornjem delu

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenjiva zaptivka na vratima



88

IRe 3901

pure

Stil: vrata na vrata / Ugradni uređaj sa mogućnošću integrisanja

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	147 / 0,402 kWh
Ukupan obim ¹ :	117 l
Volumen:	Frižider: 101,6 l / Zamrzivač: 16 l
Klasa buke:	35 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-ST (od +10 °C do +38 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	87,4 - 89 / 56 - 57 / najmanje 55,0



Upravljanje

- Monohromatski LC displej, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za frižider
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja
- GlassLine površine za odlaganje: 3
- LED svetlo, sa jedne strane

Zamrzivač

- Pregrada za zamrzavanje sa 4 zvezdice
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 9,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 2,00 kg

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenjiva zaptivka na vratima

Ugradni frižideri



88

IRSe 3901

pure

Stil: klizač vrata / Ugradni uređaj sa mogućnošću integriranja

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	147 / 0,402 kWh
Ukupan obim l:	117 l
Volumen:	Frižider: 101,6 l / Zamrzivač: 16 l
Klasa buke:	35 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-ST (od +10 °C do +38 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	87,4 - 89 / 56 - 57 / najmanje 55,0



Upravljanje

- Monohromatski LC displej, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za frižider
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja
- GlassLine površine za odlaganje: 3
- LED svetlo, sa jedne strane

Zamrzivač

- Pregrada za zamrzavanje sa 4 zvezdice
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 9,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 2,00 kg

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenjiva zaptivka na vratima



88

IRSe 3900

pure

Stil: klizač vrata / Ugradni uređaj sa mogućnošću integriranja

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	93 / 0,254 kWh
Ukupan obim l:	136 l
Volumen:	Frižider: 136,8 l
Klasa buke:	35 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	87,4 - 89 / 56 - 57 / najmanje 55,0



Upravljanje

- Monohromatski LC displej, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja
- GlassLine površine za odlaganje: 4
- LED svetlo na gornjem delu

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenjiva zaptivka na vratima



88

DRe 3900

pure

Stil: u ravni / Ugradni uređaj sa mogućnošću dekorisanja

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	93 / 0,254 kWh
Ukupan obim ¹ :	136 l
Volumen:	Frizider: 136,8 l
Klasa buke:	35 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	87,4 - 88 / 56 - 57 / najmanje 55,0



Upravljanje

- Monohromatski LC displej, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frizider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja
- GlassLine površine za odlaganje: 4
- LED svetlo na gornjem delu

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenjiva zaptivka na vratima



88

DRe 3901

pure

Stil: u ravni / Ugradni uređaj sa mogućnošću dekorisanja

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	147 / 0,402 kWh
Ukupan obim ¹ :	117 l
Volumen:	Frizider: 101,6 l / Zamrzivač: 16 l
Klasa buke:	35 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-ST (od +10 °C do +38 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	87,4 - 88 / 56 - 57 / najmanje 55,0



Upravljanje

- Monohromatski LC displej, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za frizider
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frizider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja
- GlassLine površine za odlaganje: 3
- LED svetlo, sa jedne strane

Zamrzivač

- Pregrada za zamrzavanje sa 4 zvezdice
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 9,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 2,00 kg

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenjiva zaptivka na vratima



SIFNdi 4556 ◯ Serija Prime

Zamrzivači



Pregled serije



○ Serija Pure



◇ Serija Plus



◻ Serija Prime



△ Serija Peak

	○ Serija Pure	◇ Serija Plus	⬡ Serija Prime	△ Serija Peak
Tehnologija svežine	SmartFrost			
	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost
Pogodnost i fleksibilnost		SoftSystem mehanizam za nežno zatvaranje	SoftSystem mehanizam za nežno zatvaranje	SoftSystem mehanizam za nežno zatvaranje
	Fioke koje klize po staklenoj polici (otvor: 72, 88)	Fioke koje klize po staklenoj polici (otvor: 72, 88)	Fioke koje klize po staklenoj polici (otvor: 88)	
	Fioke koje klize po integrisanim šinama (otvor: 178)	Fioke koje klize po integrisanim šinama (otvor: 178)	Fioke koje klize po integrisanim šinama (otvor: 122, 140)	
				Fioke koje klize po teleskopskim šinama
		Posuda za kockice leda	Posuda za kockice leda s poklopcem	Posuda za kockice leda s poklopcem
		Posuda za zamrzavanje	Posuda za zamrzavanje	Posuda za zamrzavanje
			Akumulator za hladnoću	Akumulator za hladnoću
	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace
Dizajn			Osvetljenje	AutoDoor
				Osvetljenje
				Osvetljenje za IceMaker
	Ekran na dodir	Ekran na dodir	Ekran Touch & Swipe	Ekran Touch & Swipe
Povezivanje (SmartDeviceBox)	Moguća naknadna ugradnja	Moguća naknadna ugradnja	Integrisano („i“ modeli)	Integrisano („i“ modeli)
Led				IceTower

Različita oprema je **označena** u narednim višim serijama.

Ključne funkcije



NoFrost

Sistem NoFrost iz kompanije Liebherr omogućava brzo zamrzavanje uz pomoć ventilatora i bez stvaranja leda za bezbedno i dugotrajno čuvanje hrane. Tehnologija NoFrost stvara mnogo veću zapreminu za skladištenje i neprestano uklanja led iz zamrzivača.



Posuda za kockice leda s poklopcem

Velika posuda za led se lako puni vodom zahvaljujući praktičnom otvoru za punjenje. Poklopac čvrsto dihtuje tako da posudu možete lako da pomerate i postavljate u uređaj bez prosipanja.



IceTower

Nikada vam neće nestati hladnog pića na zabavi. IceTower, u koji stane 5,7 kg kockica leda, pobrinuo se za to. Kašika za kockice leda i posuda na izvlačenje na teleskopskim šinama omogućavaju lak pristup kockicama leda. Dodatna umetnuta posuda omogućava da čuvate manje leda i ostavite prostora za zamrznutu hranu ispod. Susjedna fioka omogućava prostor za čuvanje zamrznutih



Posuda za zamrzavanje

Da li želite da zamrznuto bobičasto voće bude sveže i čvrsto nakon odmrzavanja i da se ne pretvori u kompot? Tacna u zamrzivaču idealna je za ovu vrstu osetljive hrane. Kada se dobro rasporede po plastičnoj tacni, voće i bilje se zamrzavaju brzo i bez drobljenja. Tacnu u zamrzivaču možete lako da umetnete u fioku zamrzivača i da je ponovo izvadite.



Uporedni koncept

Imate potpunu fleksibilnost za kombinovanje Liebherr uređaja tako da odgovara vašim individualnim potrebama za svežinu. Svi modeli sa oznakom za uporedno slaganje mogu se kombinovati vertikalno i/ili horizontalno za stvaranje vašeg individualnog centra za svežinu, što vam daje savršena rešenja za sve potrebe čuvanja hrane.



LED rasveta

LED svetlo je smešteno iznad fioka radi uštede prostora. Osigurava najbolji pregled namirnica, štedi energiju i dugo traje.



SoftSystem

Moderni mehanizam SoftSystem integrisan je u vrata i odgovara boji unutrašnjosti vrata. Praktično amortizuje kretanje radi izuzetno mekanog zatvaranja, čak i kada su police u vratima potpuno popunjene. Vrata se automatski zatvaraju iz ugla otvaranja od oko 30°.



Akumulator za hladnoću

Akumulator za hladnoću dvostruko je koristan – i u zatvorenom i na otvorenom. U zamrzivaču održava hladnoću zamrznute hrane određeno vreme u slučaju nestanka struje. A pri ruci je za rashlađivanje hrane i pića kada ste napolju.



VarioSpace

Želite bezbedno da čuvate tortu od sladoleda do letnje zabave? Nije problem za vaš Liebherr zamrzivač: Ponekad vam treba više prostora, a on je spreman baš za to. Uz VarioSpace možete da uklonite pojedinačne fioke zamrzivača i horizontalne staklene pregrade ispod njih i očas posla imate dodatni veliki prostor za skladištenje.



AutoDoor

Opcija da Liebherr uređaj ne otvarate rukama: Zahvaljujući opciji AutoDoor, svoj Liebherr uređaj možete da otvorite kucanjem ili glasovnom komandom. Zbog ovoga je Liebherr prvi frižider na svetu koji može da se otvori i zatvori potpuno automatski – savršenstvo u kuhinji u kojoj ništa ne morate da dodirujete. Zasebno možete da izaberete ugao otvaranja i vreme pre zatvaranja. A ako je potrebno, možete da ih otvorite i zatvorite jednako lako rukom ili preko pametnog telefona.



Kašika za kockice leda

Liebherr kašika za led olakšava raspodeljivanje i prenošenje leda. Zbog zakrivljenog vrha i ergonomске ručke kockice leda mogu brzo i lako da stignu iz ledomata IceTower u piće. Robusna kašika za led od čvrste plastike ugodna je za oko zbog satenske površine u providnoj glečer zelenoj boji.



Teleskopske šine

Fioke zamrzivača postavljene su na teleskopske šine vrhunskog kvaliteta koje glatko klize radi lakog korišćenja, čak i kada su napunjene teškim stvarima. Fioke nude dosta prostora za skladištenje i napravljene su u jednom komadu radi lakšeg uklanjanja i čišćenja.

Ugradni frižideri



SIFNAd 5188
peak

Stil:	vrata na vrata / Ugradni uređaj sa mogućnošću integrisanja	
Klasa energetske efikasnosti:		
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	190 / 0,520 kWh	
Ukupan obim l:	213 l	
Volumen:	Zamrzivač: 213 l	
Klasa buke:	33 db(A) / B SuperSilent	
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)	
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	177,7 - 179,3 / 56 - 57 / najmanje 55,0	

No Frost	Super Frost	LED	Ice Tower	Ice Maker	Auto Door	Soft System	Super Silent
Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device					

Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4"
- Digitalni prikaz temperature
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Zamrzivač

- Fioke: 8, na teleskopskim policama za izvlačenje: 5, VarioSpace
- IceMaker sa fiksnim priključkom za vodu 3/4", sa LED svetlom
- Proizvodnja kockica leda tokom 24 sata: 0,80 kg
- Rezerva kockica leda: 5,7 kg
- LED svetlo
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 9,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 12,00 kg
- Rashladni umetak: 1
- Police od sigurnosnog stakla

Dodatne prednosti opreme

- Zidno grejanje sa obe strane, pogodno za kombinaciju sa drugim frižiderima, zamrzivačima i uređajima za hlađenje vina
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo, dostupno isključivo preko Liebherr korisničkog servisa
- Promenjiva zaptivka na vratima



SIFNbsdi 5188
peak

Stil:	vrata na vrata / Ugradni uređaj sa mogućnošću integrisanja	
Klasa energetske efikasnosti:		
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	190 / 0,520 kWh	
Ukupan obim l:	213 l	
Volumen:	Zamrzivač: 213 l	
Klasa buke:	33 db(A) / B SuperSilent	
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)	
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / najmanje 55,0	

No Frost	Super Frost	LED	Ice Tower	Ice Maker	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display
Vario Space	Smart Device						

Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4"
- Digitalni prikaz temperature
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Zamrzivač

- Fioke: 8, na teleskopskim policama za izvlačenje: 5, VarioSpace
- IceMaker sa fiksnim priključkom za vodu 3/4", sa LED svetlom
- Proizvodnja kockica leda tokom 24 sata: 0,80 kg
- Rezerva kockica leda: 5,7 kg
- LED svetlo
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 9,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 12,00 kg
- Rashladni umetak: 1
- Police od sigurnosnog stakla

Dodatne prednosti opreme

- Zidno grejanje sa obe strane, pogodno za kombinaciju sa drugim frižiderima, zamrzivačima i uređajima za hlađenje vina
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: levo zamenjivo
- Promenjiva zaptivka na vratima



88

IFNci 3954

prime

Stil: vrata na vrata / Ugrađni uređaj sa mogućnošću integrisanja

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	122 / 0,334 kWh
Ukupan obim ¹ :	87 l
Volumen:	Zamrzivač: 87 l
Klasa buke:	33 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	87,4 - 89 / 56 - 57 / najmanje 55,0



Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4"
- Digitalni prikaz temperature
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Zamrzivač

- Fioke: 4, VarioSpace
- Posuda za kockice leda sa poklopcem
- LED svetlo
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 10,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 10,00 kg
- Rashladni umetak: 1
- Police od sigurnosnog stakla

Dodatne prednosti opreme

- Plafonsko grejanje za koncept Side-by-Side
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima



88

IFNd 3924

plus

Stil: vrata na vrata / Ugrađni uređaj sa mogućnošću integrisanja

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	153 / 0,419 kWh
Ukupan obim ¹ :	87 l
Volumen:	Zamrzivač: 87 l
Klasa buke:	34 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	87,4 - 89 / 56 - 57 / najmanje 55,0



Upravljanje

- Monohromatski LC displej, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Zamrzivač

- Fioke: 4, VarioSpace
- Posuda za kockice leda
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 10,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 10,00 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Dodatne prednosti opreme

- Plafonsko grejanje za koncept Side-by-Side
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima



88

IFd 3904

pure

Stil: **vrata na vrata / Ugradni uređaj sa mogućnošću integrisanja**

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	143 / 0,391 kWh
Ukupan obim l:	101 l
Volumen:	Zamrzivač: 101 l
Klasa buke:	33 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-ST (od +10 °C do +38 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	87,4 - 89 / 56 - 57 / najmanje 55,0



Upravljanje

- Monohromatski LC displej, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Zamrzivač

- Fioke: 4, VarioSpace
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 10,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 8,00 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Dodatne prednosti opreme

- Plafonsko grejanje za koncept Side-by-Side
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenjiva zaptivka na vratima



88

IFSD 3904

pure

Stil: **klizač vrata / Ugradni uređaj sa mogućnošću integrisanja**

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	143 / 0,391 kWh
Ukupan obim l:	101 l
Volumen:	Zamrzivač: 101 l
Klasa buke:	33 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-ST (od +10 °C do +38 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	87,4 - 89 / 56 - 57 / najmanje 55,0



Upravljanje

- Monohromatski LC displej, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Zamrzivač

- Fioke: 4, VarioSpace
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 10,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 8,00 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Dodatne prednosti opreme

- Plafonsko grejanje za koncept Side-by-Side
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenjiva zaptivka na vratima



72

IFNbi 3553

prime

Stil: vrata na vrata / Ugrađni uređaj sa mogućnošću integrisanja

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	94 / 0,257 kWh
Ukupan obim ¹ :	65 l
Volumen:	Zamrzivač: 66 l
Klasa buke:	33 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	71,4 - 73 / 56 - 57 / najmanje 55,0



Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4"
- Digitalni prikaz temperature
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Zamrzivač

- Fioke: 3, VarioSpace
- Posuda za kockice leda sa poklopcem
- LED svetlo
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 10,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 8,00 kg
- Rashladni umetak: 1
- Police od sigurnosnog stakla

Dodatne prednosti opreme

- Plafonsko grejanje za koncept Side-by-Side
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima



72

IFNd 3503

pure

Stil: vrata na vrata / Ugrađni uređaj sa mogućnošću integrisanja

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	148 / 0,405 kWh
Ukupan obim ¹ :	65 l
Volumen:	Zamrzivač: 66 l
Klasa buke:	34 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	71,4 - 73 / 56 - 57 / najmanje 55,0



Upravljanje

- Monohromatski LC displej, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature
- SmartDeviceBox: kao opciona pripora
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Zamrzivač

- Fioke: 3, VarioSpace
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 10,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 8,00 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Dodatne prednosti opreme

- Plafonsko grejanje za koncept Side-by-Side
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima



Uporedna konfiguracija

Osmislite personalizovane centre za svežinu za svoje kupce. Kombinujte frižider, frižider za vino ili kompletan frižider BioFresh u bilo kakvom rasporedu uz zamrzivač koji se ugrađuje ispod radne površine bez kondenzacije između uređaja zahvaljujući Liebherr tehnologiji.

Potpuno integrisani uređaji koji se postavljaju ispod radne površine

Ugradni uređaji ispod radne ploče

82-88

No Frost

Touch & Swipe Display

Soft Telescopic Rails

Vario Space

Smart Device

86-92

Vario Cool Drawers

Touch & Swipe Display

Soft Telescopic Rails

Flex System

Smart Device

New

SUFNPc 365i ◊ Serija Prime | URDd 375i ◊ Serija Prime

New

Tipologija

Slova					Brojke			
S	U	F	N	c	3	6	5	i
1	2	3	+	4	1	2	3	4

1	Konstrukcija
U	Postavlja se ispod radne površine
D	Dekoratívni okviri
S	Grejanje na bočnim zidovima (pre prve pozicije)

2	Grupa proizvoda
R	Frižider
F	Zamrzivač
BC	Frižider za piće
OR	Frižider za upotrebu na otvorenom

3	Tehnologija/funkcije
B	BioFresh
N	NoFrost
D	Fioka
P	Na izvlačenje (fioka na izvlačenje)

+	Materijali
pr	Za postavljanje panela
gb	GlassBlack

4	Klasa energetske efikasnosti
a	Klasa energetske efikasnosti A
b	Klasa energetske efikasnosti B
c	Klasa energetske efikasnosti C
d	Klasa energetske efikasnosti D
e	Klasa energetske efikasnosti E
f	Klasa energetske efikasnosti F

1 + 2	Otvor*
36	82 – 88 cm
37	88 – 92 cm

3	Seriya
0-1	Pure
2-4	Plus
5-6	Prime
7-9	Peak

4	Specifikacija
Frižider	
0	Bez odeljka zamrzivača sa 4 zvezdice
1	Sa odeljkom zamrzivača sa 4 zvezdice

Zamrzivač	
3	Broj fioka u zamrzivaču





Piće / za korišćenje na otvorenom	
1-2	Broj temperaturnih zona
i	Funkcija SmartDeviceBox je uvrštena

Pregled asortimana proizvoda

○ Serija Prime

◇ Serija Plus

○ Serija Pure



Frižideri koji se postavljaju ispod radne površine

Vrata na vrata

Sa prostorom BioFresh	SUBa 375i	
EasyFresh	URc 375i	URd 365i
Odeljak na izvlačenje	URPc 375i	URPd 365i
Fioke VarioCool	URDd 375i	
Voće/povrće	URc 3700	URd 3600
Odeljak zamrzivača sa 4*	URc 3701	URd 3601
Beverage	UBCgb 3731	

Za postavljanje dekorativnog panela

Voće/povrće		DURd 3600
Odeljak zamrzivača sa 4*		DURd 3601
Beverage	UBCpr 376i	
Outdoor		UORpr 366i
		UORpr 365i

Zamrzivači koji se postavljaju ispod radne površine

Vrata na vrata

NoFrost	SUFNc 375i	SUFNd 365i
Odeljak na izvlačenje		SUFNPc 365i
SmartFrost	SUFc 3703	SUFd 3603

Za postavljanje dekorativnog panela

SmartFrost		SDUFd 3603
------------	--	------------

Veći prostor za hlađenje



U primeru bez odeljka zamrzivača sa 4*

Potpuno integrisani frižideri koji se postavljaju ispod radne površine

Standardna oprema

	○ Serija Pure	◻ Serija Prime
82-88	 	 
	URd 3600 DURd 3600	URd 3601 DURd 3601
		URd 365i EasyFresh
		URPd 365i
86-92	 	   
	URc 3700	URc 3701
		SUBa 375i Sa prostorom BioFresh
		URc 375i EasyFresh
		URPc 375i
		URDd 375i
Tehnologija svežine	Odeljak za voće/povrće	Komora EasyFresh *
	Filter FreshAir *	Sa prostorom BioFresh *
	Filter FreshAir *	Filter FreshAir *
Pogodnost i fleksibilnost	Police GlassLine	Police GlassLine, uključujući jednu odvojivu
	Podeljene police u vratima	GlassLine polica na izvlačenje *
	Višenamenska korpa	Podeljene police u vratima *
	Korpa za voće i povrće	Višenamenska korpa ispod komore EasyFresh
	Tacna za jaja	
		Podesiva posuda za jaja
		Posuda za puter
		SoftSystem mehanizam za nežno zatvaranje
		Odeljak na izvlačenje uz SoftTelescopic *
		Fioka VarioCool sa šinama SoftTelescopic *
Dizajn	TouchControl sa integrisanim LED svetlom	Ekran Touch & Swipe sa integrisanim LED svetlom
	Za postavljanje panela *	
	Mogućnost uporednog postavljanja (Side-by-Side) *	Mogućnost uporednog postavljanja (Side-by-Side) *
Povezivanje (SmartDeviceBox)	Nije moguća naknadna ugradnja	Integrisano („i“ modeli)
Led	Odeljak zamrzivača sa 4 zvezdice *	

Različita oprema je **označena** u narednim višim serijama.

Ključne funkcije



Podeljene police u vratima

Dodatna fleksibilnost i praktičnost: za bezbedno, ali ipak lako dostupno čuvanje flaša, staklenih posuda itd., podeljene police u vratima mogu da se pomeraju i preuređuju na željenu visinu.



Fioke VarioCool

Mogu pojedinačno da se podese na temperature između 0 °C i +14 °C. Ovo omogućava da se ledeno hladna pića i osetljiva hrana čuvaju u zasebnim, pojedinačno podesivim odeljcima.



EasyFresh – idealno za voće i povrće

Naša tehnologija svežine sa mogućnošću podešavanja vlažnosti, za voće i povrće sveže kao sa pijace, sada je ugrađena u sve naše frižidere koji se ugrađuju ispod radne površine u seriji Prime.



Ekran Touch & Swipe

Ekran Touch & Swipe omogućava veoma jednostavnu i intuitivnu kontrolu. Sve funkcije možete da birate dodirom i prevlačenjem.



Ekran na dodir

Nežnim dodirom prsta možete bez napora da podesite frižider na 3 °C, 5 °C, 7 °C ili 9 °C. Neupadljiv dizajn i integracija u elemente rasvete povećavaju prostor za rashlađivanje.



Odeljak na izvlačenje

Ne postoji bolji način da vidite hranu nego na teleskopskim šinama koje glatko klize sa mehanizmima za samostalno zatvaranje i nežno zaustavljanje. Dve staklene police koje mogu potpuno da se izvuku osiguravaju da se sve bezbedno čuva i bude optimalno pristupačno.

Standardna oprema

	○ Serija Pure	◻ Serija Prime
82-88	 SUFD 3603 SDUFD 3603	  SUFND 365i SUFNpc 365i
86-92	 SUFc 3703	 SUFNc 375i
Tehnologija svežine	SmartFrost	NoFrost
Pogodnost i fleksibilnost	Fioke u zamrzivaču sa integrisanim vodilicama	Fioke u zamrzivaču sa integrisanim vodilicama
	VarioSpace	VarioSpace
	Posuda za kockice leda	Posuda za kockice leda s poklopcem
	4 opcije podešavanja temperature (-16/-18/-20/-28 °C)	Neprekidna kontrola temperature
	SuperFrost	SuperFrost
Dizajn	Zvučni i vizuelni alarm za vrata	Zvučni i vizuelni alarm za vrata
	TouchControl	Ekran Touch & Swipe sa integrisanim LED svetlom
	Za postavljanje panela *	
Povezivanje (SmartDeviceBox)	Mogućnost uporednog postavljanja (Side-by-Side)	Mogućnost uporednog postavljanja (Side-by-Side)
		Odeljak na izvlačenje uz šine SoftTelescopic *
	Nije moguća naknadna ugradnja	Integrirano („i“ modeli)

Različita oprema je **označena** u narednim višim serijama.

Ključne funkcije



NoFrost

NoFrost znači: da nema više zamornog i dugotrajnog odmrzavanja odeljka zamrzivača, što vam ostavlja više vremena za druge stvari i štedi novac.



SmartDevice

Uz SmartDeviceBox (unapred montirana na „i“ modele), podešavanja svog uređaja možete da podesite ili da pregledate poruke o statusu pomoću pametnog telefona ili aplikacije SmartDevice dok ste u pokretu.



VarioSpace

Svi zamrzivači sa opcijama NoFrost i SmartFrost imaju fioke zbog čega mogu praktično da se uklone. Ovako nastaje VarioSpace – praktični sistem za dodatni prostor za skladištenje tako da prostor možete da napravite brzo, čak i za veće zamrznute komade hrane.



Ekran Touch & Swipe

Upravljanje našim modelima Prime sada je izuzetno lako i intuitivno. Sve funkcije možete da birate dodirima i prevlačenjem. LED svetlo je integrisano tako da štedi prostor.



Opcije dekora

Uređaji na koje možete da postavite dekorativne panele mogu da se postave sa postojećim dekorativnim panelom, kuhinjskim frontovima za uklapanje u izgled kuhinje ili (kao Liebherr dodatak) sa panelom od nerđajućeg čelika i opcijama sa zasebnom drškom.



Odeljak na izvlačenje

Odeljak i obe fioke neometano klize po teleskopskim šinama. Ovo vam omogućava savršen pregled, a svim namirnicama možete lako da pristupite. Rukovanje je još praktičnije zbog šina SoftTelescopic – mehanizma za samostalno zatvaranje sa nežnim samostalnim zaustavljanjem.



82-88

URpd 365i

prime

Stil: **Korpa na izvlačenje / Donji uređaj sa mogućnošću integrisanja**

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	74 / 0,202 kWh
Ukupan obim l:	124 l
Volumen:	Frižider: 124,9 l
Klasa buke:	32 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	82 - 88 / 60 / najmanje 56,0



Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4"
- Digitalni prikaz temperature
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički
- Zaštita za decu

Frižider (i BioFresh deo)

- Promenljive Polica za jaja, Kutija za maslac
- GlassLine površine za odlaganje: 2
- EasyFresh safes: 0
- Izvlačeća kolica sa policom za flaše
- LED svetlo na gornjem delu

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred i nazad
- Izvlačeća kolica koja se potpuno izvlače
- Promenjiva zaptivka na vratima



86-92

URc 375i

prime

Stil: **vrata na vrata / Donji uređaj sa mogućnošću integrisanja**

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	60 / 0,164 kWh
Ukupan obim l:	134 l
Volumen:	Frižider: 134,6 l
Klasa buke:	32 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	86 - 92 / 60 / najmanje 56,0



Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4"
- Digitalni prikaz temperature
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički
- Zaštita za decu

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Promenljive Polica za jaja, Kutija za maslac
- GlassLine površine za odlaganje: 2, od toga mogu da se podele: 1
- LED svetlo na gornjem delu

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred i nazad
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenjiva zaptivka na vratima



82-88

URd 365i

prime

Stil: **vrata na vrata / Donji uređaj sa mogućnošću integrisanja**

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	74 / 0,202 kWh
Ukupan obim ¹ :	125 l
Volumen:	Frižider: 125,5 l
Klasa buke:	33 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	82 - 88 / 60 / najmanje 56,0



Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4"
- Digitalni prikaz temperature
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički
- Zaštita za decu

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Promenljive Polica za jaja, Kutija za maslac
- GlassLine površine za odlaganje: 2, od toga mogu da se podele: 1
- LED svetlo na gornjem delu

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred i nazad
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima



82-88

URd 3601

pure

Stil: **vrata na vrata / Donji uređaj sa mogućnošću integrisanja**

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	115 / 0,315 kWh
Ukupan obim ¹ :	106 l
Volumen:	Frižider: 91,9 l / Zamrzivač: 14 l
Klasa buke:	34 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	82 - 88 / 60 / najmanje 56,0



Upravljanje

- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički
- Zaštita za decu

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja
- GlassLine površine za odlaganje: 2
- EasyFresh safes: 0
- Pola pregrade za voće i povrće, Univerzalna kutija

Zamrzivač

- Pregrada za zamrzavanje sa 4 zvezdice
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 9,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 2,00 kg

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred i nazad
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima



↑
82-88
↓

URd 3600

pure

Stil: **vrata na vrata / Donji uređaj sa mogućnošću integrisanja**

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	74 / 0,202 kWh
Ukupan obim l:	127 l
Volumen:	Frižider: 127 l
Klasa buke:	34 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	82 - 88 / 60 / najmanje 56,0



Upravljanje

- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički
- Zaštita za decu

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja
- GlassLine površine za odlaganje: 3
- EasyFresh safes: 0
- Pola pregrade za voće i povrće, Univerzalna kutija

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred i nazad
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima



↑
82-88
↓

DURd 3601

pure

Stil: **vrata na vrata / Donji uređaj sa mogućnošću integrisanja**

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	115 / 0,315 kWh
Ukupan obim l:	106 l
Volumen:	Frižider: 91,9 l / Zamrzivač: 14 l
Klasa buke:	36 db(A) / C
Klimatska klasa:	SN-ST (od +10 °C do +38 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	82 - 88 / 60 / najmanje 56,0



Upravljanje

- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički
- Zaštita za decu

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja
- GlassLine površine za odlaganje: 2
- EasyFresh safes: 0
- Pola pregrade za voće i povrće, Univerzalna kutija

Zamrzivač

- Pregrada za zamrzavanje sa 4 zvezdice
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 9,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 2,00 kg

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred i nazad
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima



↑
82-88
↓

DURd 3600

pure

Stil: **vrata na vrata / Donji uređaj sa mogućnošću integriranja**

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

74 / 0,202 kWh

Ukupan obim ¹:

127 l

Volumen:

Frizider: **127 l**

Klasa buke:

36 db(A) / C

Klimatska klasa:

SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):

82 - 88 / 60 / najmanje 56,0



Upravljanje

- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički
- Zaštita za decu

Frizider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja
- GlassLine površine za odlaganje: 3
- EasyFresh safes: 0
- Pola pregrade za voće i povrće, Univerzalna kutija

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred i nazad
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenjiva zaptivka na vratima



Ugradni uređaji ispod radne ploče

SUFNPc 365i ○ Prime

Potpuno integrisani ugradni zamrzivači



86-92

SUFc 3703

pure

Stil: **vrata na vrata / Donji uređaj sa mogućnošću integriranja**

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	113 / 0,309 kWh
Ukupan obim ¹ :	94 l
Volumen:	Zamrzivač: 95 l
Klasa buke:	34 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	86 - 92 / 60 / najmanje 56,0



Upravljanje

- Alarm za smetnju: akustički
- Alarm za vrata: akustički
- Zaštita za decu

Zamrzivač

- Fioke: 3, sa dizajnom sa integrisanom fiokom, VarioSpace
- Posuda za kockice leda
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 17,50 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 7,20 kg

Dodatne prednosti opreme

- Zidno grejanje sa obe strane, pogodno za kombinaciju sa drugim frižiderima, zamrzivačima i uređajima za hlađenje vina
- Stopice podesive po visini napred i nazad
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima



82-88

SUFd 3603

pure

Stil: **vrata na vrata / Donji uređaj sa mogućnošću integriranja**

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	140 / 0,383 kWh
Ukupan obim ¹ :	87 l
Volumen:	Zamrzivač: 88 l
Klasa buke:	34 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	82 - 88 / 60 / najmanje 56,0



Upravljanje

- Alarm za smetnju: akustički
- Alarm za vrata: akustički
- Zaštita za decu

Zamrzivač

- Fioke: 3, sa dizajnom sa integrisanom fiokom, VarioSpace
- Posuda za kockice leda
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 17,50 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 6,80 kg

Dodatne prednosti opreme

- Zidno grejanje sa obe strane, pogodno za kombinaciju sa drugim frižiderima, zamrzivačima i uređajima za hlađenje vina
- Stopice podesive po visini napred i nazad
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima



SUFNC 375i

prime

Stil: **vrata na vrata / Donji uređaj sa mogućnošću integrisanja**

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	121 / 0,331 kWh
Ukupan obim ¹ :	80 l
Volumen:	Zamrzivač: 80 l
Klasa buke:	32 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	86 - 92 / 60 / najmanje 56,0



Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4"
- Digitalni prikaz temperature
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički
- Zaštita za decu

- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima

Zamrzivač

- Fioke: 3, sa dizajnom sa integrisanom fiokom, VarioSpace
- Posuda za kockice leda sa poklopcem
- LED svetlo
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 12,40 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 9,70 kg

Dodatne prednosti opreme

- Zidno grejanje sa obe strane, pogodno za kombinaciju sa drugim frižiderima, zamrzivačima i uređajima za hlađenje vina
- Stopice podesive po visini napred i nazad



SUFNPc 365i

prime

Stil: **Korpa na izvlačenje / Donji uređaj sa mogućnošću integrisanja**

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	120 / 0,328 kWh
Ukupan obim ¹ :	75 l
Volumen:	Zamrzivač: 75 l
Klasa buke:	32 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	82 - 88 / 60 / najmanje 56,0



Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4"
- Digitalni prikaz temperature
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički
- Zaštita za decu

- Stopice podesive po visini napred i nazad
- Izvlačeća kolica koja se potpuno izvlače
- Promenljiva zaptivka na vratima

Podrumski deo

- Izvlačeća kolica sa policom za flaše

Zamrzivač

- Fioke: 3, VarioSpace
- Posuda za kockice leda sa poklopcem
- LED svetlo
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 11,30 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 10,10 kg

Dodatne prednosti opreme

- Zidno grejanje sa obe strane, pogodno za kombinaciju sa drugim frižiderima, zamrzivačima i uređajima za hlađenje vina



↑
86-92
↓

URDd 375i

prime

Stil: **Korpa na izvlačenje / Donji uređaj sa mogućnošću integrisanja**

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	82 / 0,224 kWh
Ukupan obim l:	118 l
Volumen:	Frižider: 60,3 l
Klasa buke:	34 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	86 - 92 / 60 / najmanje 56,0



Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4"
- Digitalni prikaz temperature za frižider
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- EasyFresh safes: 0
- Izvlačeća kolica sa policom za flaše

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred i nazad
- Izvlačeća kolica koja se potpuno izvlače
- Promenjiva zaptivka na vratima



↑
86-92
↓

UBCpr 376i

prime

Stil: **vrata na vrata / Donji uređaj**

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	161 / 0,441 kWh
Ukupan obim l:	130 l
Volumen:	Frižider: 130 l
Klasa buke:	34 db(A) / B SuperSilent
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	86 - 92 / 60 / najmanje 56,5



Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4"
- Digitalni prikaz temperature
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- GlassLine površine za odlaganje: 4, od toga mogu da se podele: 1
- EasyFresh safes: 0
- LED svetlo na gornjem delu

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred i nazad
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenjiva zaptivka na vratima



86-92

UBCgb 3731 plus

Stil:	vrata na vrata / Donji uređaj
Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	161 / 0,441 kWh
Ukupan obim ¹ :	136 l
Volumen:	Frizider: 136 l
Klasa buke:	34 db(A) / B SuperSilent
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	86 - 92 / 60 / najmanje 56,5



Upravljanje

- Monohromatski LC displej, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frizider (i BioFresh deo)

- GlassLine površine za odlaganje: 4
- EasyFresh safes: 0
- LED svetlo na gornjem delu

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred i nazad
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenjiva zaptivka na vratima



Ugradni uređaji ispod radne ploče

Frižideri za piće koji se postavljaju ispod radne površine



Ključne funkcije



Staklena polica na izvlačenje

Staklena polica na izvlačenje predstavlja kombinaciju fleksibilnosti i dizajna: satenska staklena ploča omogućava višenamensko skladištenje. Osim toga, polica glatko i neometano klizi.



Polica za flaše na izvlačenje

Kruta metalna polica sa drvenim frontom predstavlja kombinaciju izuzetne funkcionalnosti i privlačnog dizajna. Omogućava čvrsto držanje flaša uz dodir elegancije u frižideru.



Staklena polica koja može da se rastavi

Nema potrebe da vadite celu policu za visoke namirnice jer staklena polica koja može da se rastavi sve to olakšava. Samo uvucite prednju polovinu iznad zadnje i dobićete dodatni prostor za karafe i visoke posude.



Udubljena drška

Čista elegancija: uz udubljenu dršku duž vrata, ovaj Liebherr uređaj se besprekorno uklapa u životni prostor bez ručkica – a osigurava otvaranje bez muke.



Osvetljenje za prezentaciju

Plafonsko LED svetlo osigurava odličnu vidljivost u frižideru, što je savršeno kada je pun raznovrsnih pića.



SmartDevice

Ovaj Liebherr uređaj je uvek spreman za internet: integrisana funkcija SmartDeviceBox u modelu iz serije Prime otključava pristup internetu i svim prednostima pametnog doma. Za naknadnu ugradnju u seriji Plus (dodaci).

Frižideri za upotrebu na otvorenom koji se postavljaju ispod radne površine



Ključne funkcije



Staklena polica na izvlačenje

Elegantna i izuzetno praktična: polica na izvlačenje od satenskog stakla glatko klizi po šinama. Rukovanje jednom rukom i graničnici osiguravaju praktičnost i zaštitu tokom korišćenja – a ogrebotine se gotovo i ne vide zbog satenskog finiša.



Polica za flaše na izvlačenje

Mnogo dodatnog prostora za veće događaje na otvorenom: flaše čvrsto stoje u najnižoj polici na izvlačenje, a do njih uvek možete da dođete bez muke.



Staklena polica koja može da se rastavi

Visoke proizvode možete da čuvate bez vađenja cele police zahvaljujući staklenoj polici koju možete da rastavite. Dve polovine se samo zavuku jedna iznad druge što je savršeno za velike karafe na zabavama u dvorištu.



Zaštita od prskanja

Idealna za kuhinje na otvorenom na terasi ili u dvorištu: sa IPX4 certifikatom, ovaj frižider je zaštićen od prskanja vode, pa mali letnji pljusak neće biti problem.



Osvetljenje za prezentaciju

LED plafonsko svetlo omogućava jasnu preglednost unutrašnjosti frižidera – posebno savršeno za roštilj. LED sijalice smeštene napred omogućavaju da lako vidite čak i sitne namirnice.



SmartDevice

Ovaj Liebherr uređaj je uvek spreman za internet: integrisana funkcija SmartDeviceBox otključava pristup internetu i svim prednostima pametnog doma.

Ugradni spoljni frižideri



UORpr 366i prime

Stil: **vrata na vrata / Donji uređaj sa mogućnošću integrisanja**

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	197 / 0,539 kWh
Ukupan obim l:	84 l
Volumen:	Frižider: 84 l
Klasa buke:	36 db(A) SuperSilent
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	82 - 88 / 60 / najmanje 56,5



Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4"
- Digitalni prikaz temperature
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- GlassLine površine za odlaganje: 4, od toga mogu da se podele: 1
- EasyFresh safes: 0
- LED svetlo na gornjem delu

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred i nazad
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima



UORpr 365i prime

Stil: **vrata na vrata / Donji uređaj sa mogućnošću integrisanja**

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	135 / 0,369 kWh
Ukupan obim l:	84 l
Volumen:	Frižider: 84 l
Klasa buke:	36 db(A) SuperSilent
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	82 - 88 / 60 / najmanje 56,5



Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4"
- Digitalni prikaz temperature
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- GlassLine površine za odlaganje: 4, od toga mogu da se podele: 1
- EasyFresh safes: 0
- LED svetlo na gornjem delu

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred i nazad
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima





Samostojeći uređaji



Samostojeći uređaji

Ostavite utisak. U svojoj kuhinji.

Frižideri odavno nisu jednolični beli kuhinjski uređaji. Sada kada dnevna soba i trpezarija više nisu jasno razdvojene, dizajn igra sve važniju ulogu. Novi čisti dizajn Liebherr uređaja zapada za oko svojim izuzetnim linijama, elegantnim površinama i jednostavnim oblicima.

Klasični ekskluzivni izgled koji omogućava da se naši uređaji neometano uklape u svaku modernu kuhinju, ali da se ipak ističu. Reči su suviše: dizajn ipak govori sam za sebe.

Naši uređaji su dostupni sa ekranom ugrađenim u vrata. Ili, za čistunce, u unutrašnjost uređaja.





XRFBd 5220 ♦ Serija Plus

Samostojeći uređaji



InteriorFit. Savršeno se uklapa.

Otvore u kuhinji iskoristite na elegantan način. Uz InteriorFit naše samostojeće jedinice uklapaju se u vašu kuhinju tako da ne zauzimaju mnogo prostora – nije im potreban otvor za ventilaciju između uređaja i zidova ili susednog nameštaja. Samo vrata frižidera vire u kuhinji. Ne vidi se ništa drugo.



XRCbs 5295 △ Serija Peak

S ukusom od vrha do dna:

Naši uređaji BlackSteel pravi su melem za oči unutra i spolja.

Naše opcije: elegantno, elegantno ili elegantno?

Svaka kuhinja je jedinstvena, pa zašto bi frižider bio običan? Nudimo izbor veoma različitih opcija dizajna sa materijalima vrhunskog kvaliteta, prijatnim bojama i ergonomskim ručkama. Ali nije važno šta vaši kupci izaberu: nema šanse da pogreše uz ove ekskluzivne opcije.

Rešenja za ručke

Ručka sa mehanizmom za otvaranje

Ručka na vratima se blago prilagođava vašim pokretima ruke, a vrata se još lakše otvaraju.



Udubljena drška

Ovo znači da ručka ne štrči. Elegantno udubljenje uklapa se u uglađeni dizajn vaše kuhinje bez ručica.



Frontovi vrata

Površine


Dostupne su sledeće verzije dizajna:

SmartSteel

SteelFinish

BlackSteel

TerraSteel
(samo za francuska vrata)




Bela

DarkGrey

GlassBlack

GlassWhite



Unutrašnjost elegantnog izgleda

BlackSteel i SmartSteel uređaji imaju elegantne elemente čeličnog izgleda, što unutrašnjosti daje upečatljiv izgled.





**Zamrzivači koji se teško otvaraju:
sada su stvar prošlosti.**

Zahvaljujući novoj tehnologiji EasyOpen naši frižideri mogu da se otvore bilo kada glatko i lako. Čak i bez ručke. Kako to postizemo? Uz pomoć inovativne navlake na vratima i novog tehnološkog modula BluPerformance uspeći smo da upola smanjimo snagu potrebnu za otvaranje vrata. Ušteda prostora, jednostavnost, praktičnost.



SpaceBox

Idealno za sve što traži malo više prostora.



VarioSpace

Praktično za velike zamrznute stvari, kao što je rođendanska torta na sprat.

Prostor za skladištenje po potrebi.

Uz VarioTemp, deo zamrzivača može da funkcioniše kao alternativa dela frižidera uz neograničeno podešavanje temperature između -2°C i $+14^{\circ}\text{C}$.

Zato ste uvek savršeno spremni, čak i za velike zabave. Ako je potrebno, odeljak zamrzivača može da se koristi kao dodatna zona za rashlađivanje za aperitive ili piće. Ili kao odeljak za ostavu za namirnice koje su osetljive na hladnoću, kao što su krompir, luk i druge slične stvari.

Vaša porodica se proširila i nema dovoljno prostora u vašem frižideru-zamrzivaču? Nema problema. VarioTemp vam omogućava da odeljke zamrzivača koristite kao frižider u kuhinji. U kombinaciji sa zasebnim zamrzivačem, ovo znači da imate dovoljno prostora za sveže namirnice čak i za veliku porodicu.



Samostojeći uređaji

Korišćenje u funkciji odeljka zamrzivača (-18°C)



Korišćenje u funkciji odeljka frižidera (-2°C do $+9^{\circ}\text{C}$)



Korišćenje u funkciji odeljka za ostavu ($+14^{\circ}\text{C}$)

Slova						Brojke			
C	B	N	b	s	d	5	7	6	i
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4

1

Grupa proizvoda

R	Frižider
C	Kombinacija (frižider-zamrzivač)
F	Zamrzivač
M	MultiDoor/francuska vrata
XRF	Pokazatelj za uporedne uređaje (frižider zamrzivač)
XCC	Pokazatelj za uporedne uređaje (kombinacija kombinacija)

2 + 3

Tehnologija/funkcije

-	EasyFresh
B	BioFresh
N	NoFrost
X	BluRoX

4 + 5

Materijali

sf	SteelFinish
sd	Vrata SmartSteel
st	SmartSteel
bd	Vrata BlackSteel
bs	BlackSteel
ts	TerraSteel
dg	DarkGrey
-	Bela

6

Klasa energetske efikasnosti

a	Klasa energetske efikasnosti A
b	Klasa energetske efikasnosti B
c	Klasa energetske efikasnosti C
d	Klasa energetske efikasnosti D
e	Klasa energetske efikasnosti E
f	Klasa energetske efikasnosti F

+

Izuzetna efikasnost**

10	Klasa energetske efikasnosti A -10 %
20	Klasa energetske efikasnosti A -20 %
30	Klasa energetske efikasnosti A -30 %

1 + 2

Dimenzije*/vrsta

Širina 60 cm	
42	125 cm
46	145 cm
50	165 cm
52	185 cm
57	201 cm

Širina 70 cm	
66	145 cm
70	165 cm
72	185 cm

Širina 75 cm	
77	201 cm

Vrsta (francuska vrata)

95	2 vrata, 2 fioke u zamrzivaču
90	4 vrata

3

Serijska

0-1	Pure
2-4	Plus
5-6	Prime
7-9	Peak

4

Specifikacija

0-7	Broj fioka u zamrzivaču
1	Sa odeljkom zamrzivača sa 4 zvezdice
i	Funkcija SmartDeviceBox je uvrštena

Uporedno slaganje

0	EasyFresh
5	BioFresh 1 uređaj
6	BioFresh 2 uređaja

French Door

0	Bez vode/leda
2	Mehanički IceMaker (EasyTwist-Ice)
4	Automatski IceMaker
6	InfinitySpring + IceMaker
8	IceCenter

Tipologija

Slova

C	B	N	b	s	d
1	2	3	4	5	6 +

Brojke

5	7	6	i
1	2	3	4

1	Grupa proizvoda
R	Frižider
C	Kombinacija (frižider-zamrzivač)
F	Zamrzivač
XRF	Pokazatelj za uporedne uređaje (frižider zamrzivač)
XCC	Pokazatelj za uporedne uređaje (kombinacija kombinacija)

2 + 3	Tehnologija/funkcije
-	EasyFresh
B	BioFresh
N	NoFrost
X	BluRoX

4 + 5	Materijali
sf	SteelFinish
sd	Vrata SmartSteel
st	SmartSteel
bd	Vrata BlackSteel
bs	BlackSteel
dg	DarkGrey
-	Bela

6	Klasa energetske efikasnosti
a	Klasa energetske efikasnosti A
b	Klasa energetske efikasnosti B
c	Klasa energetske efikasnosti C
d	Klasa energetske efikasnosti D
e	Klasa energetske efikasnosti E
f	Klasa energetske efikasnosti F

+	Izuzetna efikasnost**
10	Klasa energetske efikasnosti A -10 %
20	Klasa energetske efikasnosti A -20 %
30	Klasa energetske efikasnosti A -30 %

1 + 2 Dimenzije*

Širina 60 cm	
42	125 cm
46	145 cm
50	165 cm
52	185 cm
57	201 cm

Širina 70 cm	
66	145 cm
70	165 cm
72	185 cm

Širina 75 cm	
77	201 cm

3	Seriya
0-1	Pure
2-4	Plus
5-6	Prime
7-9	Peak

4	Specifikacija
0-7	Broj fioka u zamrzivaču
1	Sa odeljkom zamrzivača sa 4 zvezdice
i	Funkcija SmartDeviceBox je uvrštena

Uporedno slaganje	
0	EasyFresh
5	BioFresh 1 uređaj
6	BioFresh 2 uređaja

* Videti opis uređaja za tačne dimenzije.


** U poređenju sa pragom najviše klase energetske efikasnosti (klase A) u skladu sa Uredbom (EU) 2019/2016 (od decembra 2023.).

Pregled asortimana proizvoda

- △ Serija Peak
- ◊ Serija Prime
- ◇ Serija Plus
- Serija Pure

Frižideri-zamrzivači sa francuskim vratima

BioFresh Professional/HydroBreeze			
Water & Ice-Centre/MoodLight/VarioTempZone		MBsddi 9558	
InfinitySpring/IceMaker/MoodLight		MBsddi 9556	
		MBbsdi 9556	
BioFresh			
Water & Ice-Centre/VarioTempZone		MBsddi 9528	MBsddi 9028
		MBbsdi 9528	MBbsdi 9028
			MBsddi 9024
			MBbsdi 9024
IceMaker/VarioTempZone			
IceMaker	CBNste 8872		
EasyFresh			
EasyTwist-Ice/VarioTempZone			Msdd 9012



Dvoja vrata, dve fioke u zamrzivaču


Dvoja vrata, dve fioke u zamrzivaču

Četvora vrata

Uporedno slaganje

Vino/Zamrzivač | Frižider


BioFresh Professional	
Vino HydroBreeze	XRCbs 5295
NoFrost InfinitySpring	SWNbsd 529i
IceMaker	SRBbsc 529i
	XRCst 5295
	SWNstd 529i
	SRBstc 529i




Uporedno slaganje

Zamrzivač | Frižider

BioFresh Professional	
NoFrost HydroBreeze	XRFbs 5295
IceTower InfinitySpring	SFNbsd 529i
	SRBbsc 529i
	XRFst 5295
	SFNstd 529i
	SRBstc 529i
	XRFsd 5265
	SFNsdd 526i
	SRBsdd 526i
BioFresh	
NoFrost BioFresh	XRFsf 5225
	SFNsfd 5227
	SRBsfc 5220
EasyFresh	
NoFrost EasyFresh	XRFbd 5220
	SFNbdd 5227
	SRbdd 5220
	XRFsf 5220
	SFNsfd 5227
	SRsfd 5220



**Frižideri-zamrzivači – BioFresh Professional**

NoFrost							
HydroBreeze/InfinitySpring IceMaker/VarioTemp		CBNstb 579i					

Frižideri-zamrzivači – BioFresh

NoFrost							
VarioTemp/EasyTwist-Ice		CBNsda 575i					
VarioTemp	CBNsda 775i	CBNbsa10 575i-1					
		CBNbsa 575i					
EasyTwist-Ice		CBNbda 572i	CBNbda 5223				
		CBNsda 572i	CBNsda 5223				
			CBNsdc 522i				
		CBNbdc 573i					
		CBNsdc 573i					

Frižideri-zamrzivači – EasyFresh


NoFrost							
EasyTwist-Ice		CNsfc 573i	CNbdb 5223				
		CNc 5724	CNsdb 5223				
		CNbda 5723					
		CNsda 5723					
	CNsfa 7723			CNc 5023			
				CNsfc 5023			
		CNsdc 5703	CNsfd 5204				
		CNc 5703	CNd 5204				
			CNsdc 5203				
			CNc 5203				

Frižideri-zamrzivači

SmartFrost					CUe 2831	CUe 2331	CTe 2131
					CUele 2831	CUele 2331	


Pregled asortimana proizvoda

- △ Serija Peak
- ◊ Serija Prime
- ◇ Serija Plus
- Serija Pure



Frižideri

BioFresh Professional				
HydroBreeze/Fish & Seafood	RBbsc 528i			
BioFresh				
BioFresh пуне ширине				RBa30 425i
	RBbsb 525i			
	RBsdc 525i			
	RBsfd 522i			
	RBsfc 5220			
Korpa za boce	RDsfd 5220			
		Rd 5000	Rd 4600	Rd 4200



Zamrzivači

NoFrost							
EasyTwist-Ice	FNc 727i			FNc 527i	FNc 507i	FNc 467i	
					FNb 505i	FNb 465i	FNb 425i
	FNc 7227	FNc 7026	FNa 6635	FNd 522i	FNd 5026	FNd 4625	FNd 4224
			FNc 6625			FNc 4625	

Frižideri koji se postavljaju ispod radne površine	← 60 → ← 55 → ← 50 → ← 55 →			
	↑ 85 ↓ ↑ 85 ↓ ↑ 85 ↓ ↑ 68 ↓			
EasyFresh	Rci 1620			
	Rci 1621			
	Rdi 1620			
	Rdi 1621			
Odeljak za voće i povrće		Rc 1400	Rd 1200	Re 1000
		Rc 1401	Rd 1201	
		Rd 1400	Re 1200	
		Rd 1401	Re 1201	

Zamrzivači koji se postavljaju ispod radne površine	← 60 → ← 55 → ← 55 →		
	↑ 85 ↓ ↑ 85 ↓ ↑ 68 ↓		
NoFrost			
	FNdi 1624	FNe 1404	
SmartFrost	Fci 1624	Fc 1404	Fe 1003
		Fd 1404	
		Fe 1414	



Frižideri-zamrzivači sa francuskim vratima



Pregled serije

Dvoja vrata,
dve fioke u zamrzivaču



◇ Serija Plus



◇ Serija Prime

Četvora vrata



○ Serija Pure



◇ Serija Plus



◇ Serija Prime

	○ Serija Pure	◇ Serija Plus	◻ Serija Prime
Tehnologija svežine	EasyFresh		
		BioFresh uz SoftTelescopic	BioFresh Professional uz SoftTelescopic
			HydroBreeze
	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling
	Filter FreshAir	Filter FreshAir	Filter FreshAir
	NoFrost	NoFrost	NoFrost na teleskopskim šinama
	Sistem PowerCooling	Sistem PowerCooling	Sistem PowerCooling
Pogodnost i fleksibilnost	VarioTempZone *	VarioTempZone *	VarioTempZone *
	SoftSystem mehanizam za nežno zatvaranje *	SoftSystem mehanizam za nežno zatvaranje *	SoftSystem mehanizam za nežno zatvaranje *
	Pogodno podešavanje staklenih polica po visini	Pogodno podešavanje staklenih polica po visini	Pogodno podešavanje staklenih polica po visini
	Opcija skladištenja za staklene police *	Opcija skladištenja za staklene police *	Opcija skladištenja za staklene police *
	Tacna za jaja	Tacna za jaja	Tacna za jaja
	Sklopiva polica u vratima	Sklopiva polica u vratima	Sklopiva polica u vratima
	Fleksibilna polica u vratima u odeljku frižidera	Fleksibilna polica u vratima u odeljku frižidera	Fleksibilna polica u vratima u odeljku frižidera
	Organizator za policu u vratima u odeljku frižidera	Organizator za policu u vratima u odeljku frižidera	Organizator za policu u vratima u odeljku frižidera
	Višenamenska korpa	Višenamenska korpa	Višenamenska korpa
		FlexBox	FlexBox
		Polica za flaše iznad komora BioFresh	Polica za flaše iznad komora BioFresh
	Polica u vratima u odeljku zamrzivača	Polica u vratima u odeljku zamrzivača	Polica u vratima u odeljku zamrzivača
	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace
Dizajn	Sistem FlexDoor	Sistem FlexDoor	Sistem FlexDoor
			MoodLight
			LightTower
	LED svetlo na gornjem delu	LED svetlo na gornjem delu	LED svetlo na gornjem delu
	Ekran Touch & Swipe	Ekran Touch & Swipe	Ekran Touch & Swipe
		LED BioFresh rasveta	LED BioFresh rasveta
	LED osvetljenje odeljka u zamrzivaču	LED osvetljenje odeljka u zamrzivaču	LED osvetljenje odeljka u zamrzivaču
Povezivanje (SmartDeviceBox)	Udubljene drške	Udubljene drške	Udubljene drške
	Moguća naknadna ugradnja	Integrisano („i“ modeli)	Integrisano („i“ modeli)
Voda i led	EasyTwist-Ice		
	IceMaker	IceMaker	IceMaker
		IceMaker i InfinitySpring	IceMaker i InfinitySpring
		Centar za vodu i led	Centar za vodu i led

Različita oprema je **označena** u narednim višim serijama.

Ključne funkcije



MoodLight

Napravite centralnu tačku u prostoriji: Indirektno svetlo koje može da se priguši na udubljenoj dršci i centru za vodu i led stvara posebno modernu atmosferu.



Sistem FlexDoor

Jedinstveni, patentirani sistem za zaptivanje znači da vrata mogu veoma lako da se otvore i zatvore – čak pojedinačno. Tih i 100 % zaptiven za uštedu energije.



Centar za vodu i led

Uvek obezbeđuje dovoljno hladne vode, kockica leda i drobljenog leda. Praktično: U dozatoru za vodu količina vode može pojedinačno da se izabere za željenu posudu.



BioFresh uz HydroBreeze

Nije samo za oduševljenje: Hladna maglica u kombinaciji sa temperaturom u komori BioFresh nešto većoj od 0 °C dodatno čuva hranu zbog čega ona izgleda sveže i traje duže.



Ekran Touch & Swipe

Upravljanje svim modelima sa francuskim vratima je izuzetno lako i intuitivno. Sve funkcije možete da birate dodirom i prevlačenjem.



IceMaker

Za letnju zabavu ili samo limunadu: Uz automatski IceMaker sa priključkom na vodovodnu instalaciju nikada nećete ostati bez kockica leda.



InfinitySpring

Dozator za vodu sa priključkom na vodovodnu instalaciju dostavlja čistu i ohlađenu vodu, a da ne prospe ni kap. Samo pritisnite panel karafom ili čašom i uživajte u filtriranoj vodi. Ovo znači da ne morate da kupujete flaširanu vodu, što je dobro za životnu sredinu.



Unutrašnjost sa izgledom stakla i čelika

Za posebne zahteve vezane za dizajn: elegantni elementi od stakla i pravog metala u unutrašnjosti stvaraju sofisticiran izgled. Boja zadnjeg zida usklađena je sa spoljašnjim materijalom, a bezbedna je za hranu, higijenska i smanjuje vidljivost otisaka prstiju.



SmartDevice

Putem pametnog telefona možete da prilagođavate podešavanja, proveravate temperaturu i relevantne informacije o statusu. „i“ modeli već imaju SmartDeviceBox, a ova oprema može naknadno da se ugradi u druge uređaje.



EasyTwist-Ice

Brzo i lako pripremite zalihu kockica leda bez priključka na vodovodnu instalaciju: Rezervoar napunite vodom, ostavite da se zamrzne i napravite gotove kockice leda. EasyTwist-Ice je jednostavan za čišćenje i obezbeđuje higijensku proizvodnju kockica leda u svakom trenutku.



VarioTempZone

Maksimalna fleksibilnost: Zona VarioTemp može precizno da se podesi od -18°C do -10°C i od -2 do $+5^{\circ}\text{C}$, što znači da može fleksibilno da se podesi po potrebi za zamrzavanje ili rashlađivanje.



Paralelne fioke na izvlačenje

Otvaranje i zatvaranje prostrane fioke u zamrzivaču NoFrost je veoma lako, neometano i bez zastoja zahvaljujući paralelnom izvlačenju, čak i kada je potpuno puna.



CBNste 8872



Samostojeći frižideri sa zamrzivačem



← 91 →

CBNste 8872

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

328 / 0,898 kWh

Ukupan obim ¹:

522 l

Volumen:

Frižider: 292,2 l / BioFresh deo: 70,6 l / Zamrzivač: 160 l

Klasa buke:

42 db(A) / D

Klimatska klasa:

SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / bočne strane:

SmartSteel / nerđajući čelik

Bio
Fresh

Duo
Cooling

No
Frost

Super
Cool

Super
Frost

Ice
Maker

Flex
Door
System

Upravljanje

- MagicEye, elektronika na dodir iza vrata
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: akustički
- Zaštita za decu

Frižider (i BioFresh deo)

- GlassLine police
- GlassLine površine za odlaganje: 4
- Integrisana polica za flaše
- LED BioFresh svetlo
- BioFresh safes: 2, na teleskopskim policama za izvlačenje, promenljivo podesivo sa Hydro na DrySafe: 2

Zamrzivač

- Fioke: 2, na teleskopskim policama za izvlačenje: 2
- IceMaker sa fiksnim priključkom za vodu 3/4"
- Proizvodnja kockica leda tokom 24 sata: 1,40 kg
- Rezerva kockica leda: 2,7 kg

- LED svetlo

- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 16,90 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 10,10 kg

Dodatne prednosti opreme

- Aluminijska tanka ručka na vratima
- Može se ugraditi u ormarić zahvaljujući prednjoj ventilaciji
- Transportne ručke nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: levo fiksno/desno fiksno
- Promenljiva zaptivka na vratima

Frižider-zamrzivač sa francuskim vratima



Fioke BioFresh

Obe BioFresh fioke postavljene su na teleskopske šine koje se neometano produžavaju i omogućavaju lak pristup hrani i njen potpuni pregled. Bočna LED svetla osiguravaju savršeno osvetljenje fioke. Integrisana staklena polica i polica za flaše omogućavaju rešenje za čuvanje dvostruke namene u zavisnosti od vaših zahteva.



Fioke na teleskopskim šinama

Fioke na teleskopskim šinama su izuzetno kvalitetne, lako se kreću i praktične su za korišćenje, čak i kada su napunjene teškim stvarima. Osiguravaju idealan pregled i dosta prostora za čuvanje hrane.



← 91 →

MBsddi 9558

prime

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

284 / 0,778 kWh

Ukupan obim ¹:

539 l

Volumen:

Frižider: 214,8 l / BioFresh deo: 94,2 l / Zamrzivač: 230 l

Klasa buke:

39 db(A) / C

Klimatska klasa:

SN-ST (od +10 °C do +38 °C)

Vrata / bočne strane:

SmartSteel / srebrna

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Glass & Steel Interior
Mood Light	LED	Water & Ice Centre	Flex Door System	Soft System	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device

Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4" iza vrata
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- GlassLine police, Promenljive Polica za jaja
- GlassLine površine za odlaganje: 5
- Integrisana polica za flaše
- LED BioFresh svetlo
- BioFresh safes: 2, sa SoftTelescopic, Fruit & Vegetable safes: 1, sa HydroBreeze: 1, Meat & Dairy safes: 1, Fleksibilni sistem: 1
- EasyFresh safes: 0
- Preklapajuća polica ili police za unutrašnjost vrata: 2
- Organizator za policu za vrata: 1
- Prostor za čuvanje staklene ploče

Zamrzivač

- Proizvodnja kockica leda tokom 24 sata: 1,80 kg
- Rezerva kockica leda: 1,8 kg
- LED svetlo
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 12,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 6,20 kg
- Univerzalna kutija: 1
- Gornja fioka za zamrzavanje, može da se koristi kao VarioTemp zona

Dodatne prednosti opreme

- Rukohvat
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred i nazad
- Promenljiva zaptivka na vratima

French Door frižideri sa zamrzivačem



MBtsdi 9528
plus

Klasa energetske efikasnosti:		
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	284 / 0,778 kWh	
Ukupan obim l:	538 l	
Volumen:	Frižider: 214,1 l / BioFresh deo: 93,9 l / Zamrzivač: 230 l	
Klasa buke:	39 db(A) / C	
Klimatska klasa:	SN-ST (od +10 °C do +38 °C)	
Vrata / bočne strane:		

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Glass & Steel Interior	LED
Flex Door System	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Soft Telescopic	Terra Steel		

Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4" iza vrata
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- GlassLine police, Promenljive Polica za jaja
- GlassLine površine za odlaganje: 5
- Integrisana policica za flaše
- LED BioFresh svetlo
- BioFresh safes: 2, sa SoftTelescopic, Fruit & Vegetable safes: 1, Meat & Dairy safes: 1
- EasyFresh safes: 0
- LED svetlo na gornjem delu
- Preklapajuća policica ili police za unutrašnjost vrata: 2
- Organizator za policu za vrata: 1
- Prostor za čuvanje staklene ploče

Zamrzivač

- Proizvodnja kockica leda tokom 24 sata: 1,80 kg
- Rezerva kockica leda: 1,8 kg
- LED svetlo
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 12,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 6,20 kg
- Univerzalna kutija: 1
- Gornja fioka za zamrzavanje, može da se koristi kao VarioTemp zona

Dodatne prednosti opreme

- Rukohvat
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred i nazad
- Promenjiva zaptivka na vratima



MBsddi 9528
plus

Klasa energetske efikasnosti:		
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	284 / 0,778 kWh	
Ukupan obim l:	538 l	
Volumen:	Frižider: 214,1 l / BioFresh deo: 93,9 l / Zamrzivač: 230 l	
Klasa buke:	39 db(A) / C	
Klimatska klasa:	SN-ST (od +10 °C do +38 °C)	
Vrata / bočne strane:	SmartSteel / srebrna	

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Glass & Steel Interior	LED
Water & Ice Centre	Flex Door System	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Soft Telescopic		

Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4" iza vrata
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- GlassLine police, Promenljive Polica za jaja
- GlassLine površine za odlaganje: 5
- Integrisana policica za flaše
- LED BioFresh svetlo
- BioFresh safes: 2, sa SoftTelescopic, Fruit & Vegetable safes: 1, Meat & Dairy safes: 1
- EasyFresh safes: 0
- LED svetlo na gornjem delu
- Preklapajuća policica ili police za unutrašnjost vrata: 2
- Organizator za policu za vrata: 1
- Prostor za čuvanje staklene ploče

Zamrzivač

- Proizvodnja kockica leda tokom 24 sata: 1,80 kg
- Rezerva kockica leda: 1,8 kg
- LED svetlo
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 12,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 6,20 kg
- Univerzalna kutija: 1
- Gornja fioka za zamrzavanje, može da se koristi kao VarioTemp zona

Dodatne prednosti opreme

- Rukohvat
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred i nazad
- Promenjiva zaptivka na vratima

French Door frižideri sa zamrzivačem



MBbsdi 9528

plus

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

284 / 0,778 kWh

Ukupan obim l:

538 l

Volumen: Frižider: 214,1 l / BioFresh deo: 93,9 l / Zamrzivač: 230 l

Klasa buke: 39 db(A) / C

Klimatska klasa: SN-ST (od +10 °C do +38 °C)

Vrata / bočne strane:



MBsddi 9556

prime

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

287 / 0,786 kWh

Ukupan obim l:

586 l

Volumen: Frižider: 255,1 l / BioFresh deo: 100,6 l / Zamrzivač: 231 l

Klasa buke: 39 db(A) / C

Klimatska klasa: SN-ST (od +10 °C do +38 °C)

Vrata / bočne strane:

SmartSteel / srebrna

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Glass & Steel Interior	LED
Flex Door System	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Soft Telescopic			

Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4" iza vrata
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- GlassLine police, Promenljive Polica za jaja
- GlassLine površine za odlaganje: 5
- Integrirana policica za flaše
- LED BioFresh svetlo
- BioFresh safes: 2, sa SoftTelescopic, Fruit & Vegetable safes: 1, Meat & Dairy safes: 1
- EasyFresh safes: 0
- LED svetlo na gornjem delu
- Preklapajuća policica ili police za unutrašnjost vrata: 2
- Organizator za policu za vrata: 1
- Prostor za čuvanje staklene ploče

Zamrzivač

- Proizvodnja kockica leda tokom 24 sata: 1,80 kg
- Rezerva kockica leda: 1,8 kg
- LED svetlo
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 12,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 6,20 kg
- Univerzalna kutija: 1
- Gornja fioka za zamrzavanje, može da se koristi kao VarioTemp zona

Dodatne prednosti opreme

- Rukohvat
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred i nazad
- Promenljiva zaptivka na vratima

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Glass & Steel Interior	Mood Light
LED	Ice Maker	Flex Door System	Soft System	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Soft Telescopic

Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4" iza vrata
- Digitalni prikaz temperature za frižider, BioFresh deo i zamrzivač
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- GlassLine police, Promenljive Polica za jaja
- GlassLine površine za odlaganje: 5
- Integrirana policica za flaše
- LED BioFresh svetlo
- BioFresh safes: 2, sa SoftTelescopic, Fruit & Vegetable safes: 1, sa HydroBreeze: 1, Meat & Dairy safes: 1, Fleksibilni sistem: 1
- EasyFresh safes: 0
- Preklapajuća policica ili police za unutrašnjost vrata: 2
- Organizator za policu za vrata: 2

Zamrzivač

- IceMaker sa fiksnim priključkom za vodu 3/4"

- Proizvodnja kockica leda tokom 24 sata: 0,80 kg
- Rezerva kockica leda: 2,3 kg
- LED svetlo
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 12,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 10,40 kg
- Univerzalna kutija: 1

Dodatne prednosti opreme

- Rukohvat
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred i nazad
- Promenljiva zaptivka na vratima



MBbsdi 9556

prime

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	287 / 0,786 kWh
Ukupan obim l:	586 l
Volumen:	Frižider: 255,1 l / BioFresh deo: 100,6 l / Zamrzivač: 231 l
Klasa buke:	39 db(A) / C
Klimatska klasa:	SN-ST (od +10 °C do +38 °C)
Vrata / bočne strane:	

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Glass & Steel Interior	Mood Light
LED	Ice Maker	Flex Door System	Soft System	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Soft Telescopic

Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4" iza vrata
- Digitalni prikaz temperature za frižider, BioFresh deo i zamrzivač
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- GlassLine police, Promenljive Polica za jaja
- GlassLine površine za odlaganje: 5
- Integrisana policica za flaše
- LED BioFresh svetlo
- BioFresh safes: 2, sa SoftTelescopic, Fruit & Vegetable safes: 1, sa HydroBreeze: 1, Meat & Dairy safes: 1
- EasyFresh safes: 0
- Preklapajuća policica ili police za unutrašnjost vrata: 2
- Organizator za policu za vrata: 2

Zamrzivač

- IceMaker sa fiksnim priključkom za vodu 3/4"

- Proizvodnja kockica leda tokom 24 sata: 0,80 kg
- Rezerva kockica leda: 2,3 kg
- LED svetlo
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 12,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 10,40 kg
- Univerzalna kutija: 1

Dodatne prednosti opreme

- Rukohvat
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred i nazad
- Promenljiva zaptivka na vratima



MBsddi 9524

plus

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	287 / 0,786 kWh
Ukupan obim l:	584 l
Volumen:	Frižider: 253,5 l / BioFresh deo: 100,2 l / Zamrzivač: 231 l
Klasa buke:	39 db(A) / C
Klimatska klasa:	SN-ST (od +10 °C do +38 °C)
Vrata / bočne strane:	SmartSteel / srebrna

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Glass & Steel Interior	LED	Flex Door System
Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Soft Telescopic				

Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4" iza vrata
- Digitalni prikaz temperature za frižider, BioFresh deo i zamrzivač
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- GlassLine police, Promenljive Polica za jaja
- GlassLine površine za odlaganje: 5
- Integrisana policica za flaše
- LED BioFresh svetlo
- BioFresh safes: 2, sa SoftTelescopic, Fruit & Vegetable safes: 1, Meat & Dairy safes: 1
- EasyFresh safes: 0
- LED svetlo na gornjem delu
- Preklapajuća policica ili police za unutrašnjost vrata: 2
- Organizator za policu za vrata: 2

Zamrzivač

- IceMaker sa fiksnim priključkom za vodu 3/4"

- Proizvodnja kockica leda tokom 24 sata: 0,80 kg
- Rezerva kockica leda: 2,3 kg
- LED svetlo
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 12,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 10,40 kg
- Univerzalna kutija: 1

Dodatne prednosti opreme

- Rukohvat
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred i nazad
- Promenljiva zaptivka na vratima



Unutrašnjost BlackSteel

Unapredite svoju tamnu kuhinju uz naše BlackSteel unutrašnje uređaje. Zadnji zid i unutrašnjost vrata oduševljavaju zbog površina od crnog nerđajućeg čelika. Otporni su na otiske prstiju zbog finiša na kom ne ostaju otisci prstiju. Svi rubovi imaju BlackSteel obloge za upotpunjen tamni izgled. Liebherr uređaj sa BlackSteel unutrašnjošću savršeno se uklapa u moderne tamne kuhinje i ističe se elegancijom.



BioFresh uz HydroBreeze

Da li želite da voće i povrće rashlađujete kao pravi profesionalac? Inspiracija će vam biti HydroBreeze. Zbog hladne maglice u kombinaciji sa temperaturom u komori od oko 0 °C hrana dodatno duže ostaje sveža. A stvara fantastičan vizuelni efekat. HydroBreeze se aktivira svakih 90 minuta u trajanju od 4 sekunde i 8 sekundi kada se vrata otvore.



reddot winner 2025

← 91 →

MBsddi 9058

prime

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

286 / 0,783 kWh

Ukupan obim ¹:

546 l

Volumen:

Frižider: 214,8 l / BioFresh deo: 94,2 l / Zamrzivač: 237 l

Klasa buke:

39 db(A) / C

Klimatska klasa:

SN-ST (od +10 °C do +38 °C)

Vrata / bočne strane:

SmartSteel / srebrna

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Glass & Steel Interior
LED	Water & Ice Centre	Flex Door System	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Soft Telescopic	

Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4" iza vrata
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- GlassLine police, Promenljive Polica za jaja
- GlassLine površine za odlaganje: 5
- Integrisana polica za flaše
- LED BioFresh svetlo
- BioFresh safes: 2, sa SoftTelescopic, Fruit & Vegetable safes: 1, sa HydroBreeze: 1, Meat & Dairy safes: 1, Fleksibilni sistem: 1
- EasyFresh safes: 0
- Preklapajuća polica ili police za unutrašnjost vrata: 2
- Organizator za policu za vrata: 1
- Prostor za čuvanje staklene ploče

Zamrzivač

- Fioke: 4, na teleskopskim policama za izvlačenje: 2, VarioSpace
- Proizvodnja kockica leda tokom 24 sata: 1,80 kg
- Rezerva kockica leda: 1,8 kg
- LED svetlo
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 14,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 5,00 kg
- Desni zamrzivač, može da se koristi kao VarioTemp zona

Dodatne prednosti opreme

- Rukohvat
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred i nazad
- Promenljiva zaptivka na vratima



MBbsdi 9028

plus

Klasa energetske efikasnosti:		
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	285 / 0,780 kWh	
Ukupan obim ¹ :	545 l	
Volumen:	Frižider: 214,8 l / BioFresh deo: 93,9 l / Zamrzivač: 237 l	
Klasa buke:	39 db(A) / C	
Klimatska klasa:	SN-ST (od +10 °C do +38 °C)	
Vrata / bočne strane:		

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Glass & Steel Interior	LED
Water & Ice Centre	Flex Door System	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Soft Telescopic		

Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4" iza vrata
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- GlassLine police, Promenljive Polica za jaja
- GlassLine površine za odlaganje: 5
- Integrisana polica za flaše
- LED BioFresh svetlo
- BioFresh safes: 2, sa SoftTelescopic, Fruit & Vegetable safes: 1, Meat & Dairy safes: 1
- EasyFresh safes: 0
- LED svetlo na gornjem delu
- Preklapajuća polica ili police za unutrašnjost vrata: 2
- Organizator za policu za vrata: 1
- Prostor za čuvanje staklene ploče

Zamrzivač

- Fioke: 4, VarioSpace

- Proizvodnja kockica leda tokom 24 sata: 1,80 kg
- Rezerva kockica leda: 1,8 kg
- LED svetlo
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 14,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 5,00 kg
- Desni zamrzivač, može da se koristi kao VarioTemp zona

Dodatne prednosti opreme

- Rukohvat
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred i nazad
- Promenljiva zaptivka na vratima



MBsddi 9028

plus

Klasa energetske efikasnosti:		
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	285 / 0,780 kWh	
Ukupan obim ¹ :	545 l	
Volumen:	Frižider: 214,8 l / BioFresh deo: 93,9 l / Zamrzivač: 237 l	
Klasa buke:	39 db(A) / C	
Klimatska klasa:	SN-ST (od +10 °C do +38 °C)	
Vrata / bočne strane:	SmartSteel / srebrna	

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Glass & Steel Interior	LED
Water & Ice Centre	Flex Door System	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Soft Telescopic		

Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4" iza vrata
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- GlassLine police, Promenljive Polica za jaja
- GlassLine površine za odlaganje: 5
- Integrisana polica za flaše
- LED BioFresh svetlo
- BioFresh safes: 2, sa SoftTelescopic, Fruit & Vegetable safes: 1, Meat & Dairy safes: 1
- EasyFresh safes: 0
- LED svetlo na gornjem delu
- Preklapajuća polica ili police za unutrašnjost vrata: 2
- Organizator za policu za vrata: 1
- Prostor za čuvanje staklene ploče

Zamrzivač

- Fioke: 4, VarioSpace

- Proizvodnja kockica leda tokom 24 sata: 1,80 kg
- Rezerva kockica leda: 1,8 kg
- LED svetlo
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 14,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 5,00 kg
- Desni zamrzivač, može da se koristi kao VarioTemp zona

Dodatne prednosti opreme

- Rukohvat
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred i nazad
- Promenljiva zaptivka na vratima

French Door frižideri sa zamrzivačem



MBsddi 9024

plus

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	287 / 0,786 kWh
Ukupan obim l:	572 l
Volumen:	Frižider: 253,5 l / BioFresh deo: 100,2 l / Zamrzivač: 219 l
Klasa buke:	39 db(A) / C
Klimatska klasa:	SN-ST (od +10 °C do +38 °C)
Vrata / bočne strane:	SmartSteel / srebrna

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Glass & Steel Interior	LED
Flex Door System	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Soft Telescopic			

Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4" iza vrata
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- GlassLine police, Promenljive Polica za jaja
- GlassLine površine za odlaganje: 5
- Integrisana policica za flaše
- LED BioFresh svetlo
- BioFresh safes: 2, sa SoftTelescopic, Fruit & Vegetable safes: 1, Meat & Dairy safes: 1
- EasyFresh safes: 0
- LED svetlo na gornjem delu
- Preklapajuća policica ili police za unutrašnjost vrata: 2
- Organizator za policu za vrata: 2

Zamrzivač

- Fioke: 4, VarioSpace

- IceMaker sa fiksnim priključkom za vodu 3/4"
- Proizvodnja kockica leda tokom 24 sata: 1,20 kg
- Rezerva kockica leda: 6,0 kg
- LED svetlo
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 14,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 5,00 kg
- Desni zamrzivač, može da se koristi kao VarioTemp zona

Dodatne prednosti opreme

- Rukohvat
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkici nazad
- Stopice podesive po visini napred i nazad
- Promenljiva zaptivka na vratima



MBtsdi 9024

plus

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	287 / 0,786 kWh
Ukupan obim l:	572 l
Volumen:	Frižider: 253,5 l / BioFresh deo: 100,2 l / Zamrzivač: 219 l
Klasa buke:	39 db(A) / C
Klimatska klasa:	SN-ST (od +10 °C do +38 °C)
Vrata / bočne strane:	

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Glass & Steel Interior	LED
Flex Door System	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Soft Telescopic	Terra Steel		

Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4" iza vrata
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- GlassLine police, Promenljive Polica za jaja
- GlassLine površine za odlaganje: 5
- Integrisana policica za flaše
- LED BioFresh svetlo
- BioFresh safes: 2, sa SoftTelescopic, Fruit & Vegetable safes: 1, Meat & Dairy safes: 1
- EasyFresh safes: 0
- LED svetlo na gornjem delu
- Preklapajuća policica ili police za unutrašnjost vrata: 2
- Organizator za policu za vrata: 2

Zamrzivač

- Fioke: 4, VarioSpace

- IceMaker sa fiksnim priključkom za vodu 3/4"
- Proizvodnja kockica leda tokom 24 sata: 1,20 kg
- Rezerva kockica leda: 6,0 kg
- LED svetlo
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 14,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 5,00 kg
- Desni zamrzivač, može da se koristi kao VarioTemp zona

Dodatne prednosti opreme

- Rukohvat
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkici nazad
- Stopice podesive po visini napred i nazad
- Promenljiva zaptivka na vratima



← 91 →

MBbsdi 9024

plus

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	287 / 0,786 kWh
Ukupan obim l:	572 l
Volumen:	Frižider: 253,5 l / BioFresh deo: 100,2 l / Zamrzivač: 219 l
Klasa buke:	39 db(A) / C
Klimatska klasa:	SN-ST (od +10 °C do +38 °C)
Vrata / bočne strane:	

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Glass & Steel Interior	LED
Flex Door System	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Soft Telescopic			

Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4" iza vrata
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- GlassLine police, Promenljive Polica za jaja
- GlassLine površine za odlaganje: 5
- Integrirana policica za flaše
- LED BioFresh svetlo
- BioFresh safes: 2, sa SoftTelescopic, Fruit & Vegetable safes: 1, Meat & Dairy safes: 1
- EasyFresh safes: 0
- LED svetlo na gornjem delu
- Preklapajuća policica ili police za unutrašnjost vrata: 2
- Organizator za policu za vrata: 2

Zamrzivač

- Fioke: 4, VarioSpace

- IceMaker sa fiksnim priključkom za vodu 3/4"
- Proizvodnja kockica leda tokom 24 sata: 1,20 kg
- Rezerva kockica leda: 6,0 kg
- LED svetlo
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 14,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 5,00 kg
- Desni zamrzivač, može da se koristi kao VarioTemp zona

Dodatne prednosti opreme

- Rukohvat
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred i nazad
- Promenljiva zaptivka na vratima



reddot winner 2025

← 91 →

Msdd 9012

pure

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	269 / 0,736 kWh
Ukupan obim l:	576 l
Volumen:	Frižider: 356,4 l / Zamrzivač: 220 l
Klasa buke:	39 db(A) / C
Klimatska klasa:	SN-ST (od +10 °C do +38 °C)
Vrata / bočne strane:	SmartSteel / srebrna

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	LED	Easy Twist Ice
Flex Door System	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device ready				

Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4" iza vrata
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- GlassLine police, Promenljive Polica za jaja
- GlassLine površine za odlaganje: 5
- EasyFresh safes: 2 na teleskopskim policama za izvlačenje
- LED svetlo na gornjem delu
- Preklapajuća policica ili police za unutrašnjost vrata: 2
- Organizator za policu za vrata: 2

Zamrzivač

- Fioke: 4, VarioSpace
- LED svetlo
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 14,00 h

- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 5,00 kg
- Desni zamrzivač, može da se koristi kao VarioTemp zona

Dodatne prednosti opreme

- Rukohvat
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred i nazad
- Promenljiva zaptivka na vratima



Uporedna (Side-by-Side) kombinacija



Samostojeći uređaji

Ključne funkcije



BioFresh Professional uz HydroBreeze

Da li želite da voće i povrće rashlađujete kao pravi profesionalac? Inspiracija će vam biti HydroBreeze. Zbog hladne maglice u kombinaciji sa temperaturom u komori od oko 0 °C hrana dodatno duže ostaje sveža. A stvara fantastičan vizuelni efekat. HydroBreeze se aktivira svakih 90 min. u trajanju od 4 sekunde i 8 sekundi kada se vrata otvore.



BioFresh Professional uz komoru za ribu i morske plodove

Volite ribu? U vašem Liebherr uređaju riba ostaje sveža! U komori za ribu i morske plodove čuvaju se riba i morski plodovi na optimalnoj temperaturi od -2 °C, stručno kao kod prodavca ribe. Podesite veličinu zone od -2 °C kako želite – a preostalo meso i mlečne proizvode čuvajte na optimalnih 0 °C. LED ekran ukazuje da je zona od -2 °C trenutno aktivna.



EasyFresh

Garanciju svežine kod kuće kao na pijaci predstavlja naša komora EasyFresh. Bilo da je u pitanju sveže povrće ili voće, ovo osigurava optimalno skladištenje za sve. Zahvaljujući hermetičkom zatvaranju, hrana izaziva podizanje vlažnosti u komori. Zato hrana ostaje svežija duže vremena.



Ekran Touch & Swipe

Kontrola Liebherr uređaja vrhovima prstiju zahvaljujući ekranu Touch & Swipe i možete intuitivno i s lakoćom da upravljate frižiderom. Samo dodirnom ili prevlačenjem izaberite funkcije poput SuperCool na ekranu u boji. Temperatura se jednako lako kontroliše. A šta ako ekran ne koristite aktivno? Onda pokazuje stvarnu temperaturu.



LightTower

Uživajte u optimalno osvetljenoj unutrašnjosti: svetlo LightTower prikazuje hranu u najboljem svetlu i postavljeno je tako da je sve što držite u frižideru uvek osvetljeno. LightTower je ugrađen u bočne zidove zbog čega ima više prostora za hranu.



IceMaker sa fiksnim priključkom za vodu

Ima li još kockica leda? IceMaker znači da ovo više nikada ne morate da pitate. Uz IceMaker sa fiksnim priključkom za vodu, voda stiže direktno iz slavine. Funkcija MaxIce omogućava da napravite do 1,5 kg kockica leda dnevno. Višenamenska pregrada za odeljak za led omogućava vam da birate količinu kockica leda koje želite da čuvate lako i baš onako kako vi želite.



SoftTelescopic

Otvaranje komore BioFresh je pravo zadovoljstvo: ne samo zbog sveže hrane nego i zbog lakog otvaranja – a zatvaranje je automatsko i amortizovano. Teleskopske šine nežno vode komoru prema vama. A pošto se potpuno izvlače, imate najbolji pregled sadržaja.



InfinitySpring

Izvor čiste i hladne pijaće vode u kuhinji: dozator za vodu omogućava sipanje vode iz slavine bez kapanja i daje čistu i hladnu vodu. Samo pritisnete panel karafom ili čašom i uživajte u vodi. Ovo omogućava da uštedite na kupovini flaširane vode i da živite na održiviji način.



VarioTemp

VarioTemp znači da imate mnogo prostora za čuvanje hrane u frižideru-zamrzivaču. Razlog tome je to što možete da podesite preciznu temperaturu u odeljku zamrzivača u rasponu između -2°C i $+14^{\circ}\text{C}$ – i da tako koristite ovaj odeljak kao dodatnu zonu za rashlađivanje. Na primer, možete da ga koristite kraće vreme za pića i zakusku na zabavama – ili duže vreme kao odeljak za ostavu za čuvanje krompira.



SoftSystem

Od doručka do grickanja u pola noći – frižider mora da se otvara i zatvara u raznim prilikama. A ovo je veoma zabavno zbog vašeg Liebherr uređaja. Uz SoftSystem vrata vašeg frižidera se zatvaraju meko i bezbedno i to na način koji je ugodno tih i lagan. Flaše koje se nalaze u vratima stoje čvrsto na mestu – ništa ne zveckta i ne trese se.



SmartDevice

Putem funkcije SmartDeviceBox možete da prilagođavate podešavanja, proveravate temperaturu i relevantne informacije o statusu. „i“ modeli već imaju SmartDeviceBox, a ova oprema može naknadno da se ugradi u druge uređaje.



Filter od aktivnog uglja FreshAir

Miris neke hrane ponekad nije prijatan. Međutim, nema problema za vaš Liebherr uređaj. Zahvaljujući FreshAir filterima od aktivnog uglja unutra je vazduh uvek svež. Filter se nalazi na ulazu vazduha u kućište ventilatora i neutrališe mirise što je dalje moguće. Ekran vas podseća da promenite filter.

Side-by-Side kombinacija



←120→

XRFbs 5295

peak

SFNbsh 5267

Godišnja potrošnja energije / 24 h:	256 / 0,701 kWh
Volumen:	Zamrzivač: 262 l
Klasa buke:	34 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Vrata / bočne strane:	

SRBbsh 5260

Godišnja potrošnja energije / 24 h:	136 / 0,372 kWh
Volumen:	Frizider: 245 l / [Object Object]: 133 l
Klasa buke:	34 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Vrata / bočne strane:	

No Frost	Super Frost	LED	Ice Tower	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Space Box
Vario Space	Smart Device						

Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4" iza vrata
- Digitalni prikaz temperature
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Zamrzivač

- Fiok: 7, na teleskopskim policama za izvlačenje: 4, VarioSpace
- IceMaker sa fiksnim priključkom za vodu 3/4", sa LED svetlom
- Proizvodnja kockica leda tokom 24 sata: 0,80 kg
- Rezerva kockica leda: 8,0 kg
- LED svetlo
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 16,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 18,00 kg
- Rashladni umetak: 1
- Police od sigurnosnog stakla

Dodatne prednosti opreme

- Zidno grejanje desno, pogodno za kombinaciju sa drugim frižiderima, zamrzivačima i uređajima za hlađenje vina
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: levo zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Infinity Spring	Soft System	Super Silent
Touch & Swipe Display	Smart Device	Soft Telescopic Rails	Bio Fresh	Fresh Air			

Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4" iza vrata
- Digitalni prikaz temperature za frižider i BioFresh deo
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frizider (i BioFresh deo)

- VarioBox-ovi izvlače se, Promenljive Polica za jaja, Kutija za maslac
- GlassLine površine za odlaganje: 5, od toga mogu da se podele: 1
- Integrisana policica za flaše
- LED BioFresh svetlo
- BioFresh safes: 3, sa SoftTelescopic, Fruit & Vegetable safes: 2, sa HydroBreeze: 1, Meat & Dairy safes: 1
- EasyFresh safes: 0
- LED svetlosni panel, dvostrani

Dodatne prednosti opreme

- Zidno grejanje levo, pogodno za kombinaciju sa drugim frižiderima, zamrzivačima i uređajima za hlađenje vina
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima



←120→

XRFst 5295

peak

SFNstd 529i

Klasa energetske efikasnosti:	A D
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	199 / 0,545 kWh
Ukupan obim ¹ :	277 l
Volumen:	Zamrzivač: 278 l
Klasa buke:	34 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Vrata / bočne strane:	SmartSteel / SmartSteel

No Frost	Super Frost	LED	Ice Tower	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Space Box
Vario Space	Easy Open	Smart Device					

Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4" iza vrata
- Digitalni prikaz temperature
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Zamrzivač

- Fioke: 7, na teleskopskim policama za izvlačenje: 4, VarioSpace
- IceMaker sa fiksnim priključkom za vodu 3/4", sa LED svetlom
- Proizvodnja kockica leda tokom 24 sata: 0,80 kg
- Rezerva kockica leda: 8,0 kg
- LED svetlo
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 16,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 18,00 kg
- Rashladni umetak: 1
- Police od sigurnosnog stakla

Dodatne prednosti opreme

- Zidno grejanje desno, pogodno za kombinaciju sa drugim frižiderima, zamrzivačima i uređajima za hlađenje vina
- Šipkasta ručka sa integrisanom mehanikom za otvaranje
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- Otvaranje vrata: levo zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima

SRsdc 525i

Klasa energetske efikasnosti:	A C
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	79 / 0,216 kWh
Ukupan obim ¹ :	401 l
Volumen:	Frižider: 401,6 l
Klasa buke:	35 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Vrata / bočne strane:	SmartSteel / srebrna

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Light Tower	Infinity Spring	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display
Smart Device	Soft Telescopic Rails	Bio Fresh	Fresh Air				

Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4" iza vrata
- Digitalni prikaz temperature za frižider i BioFresh deo
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- GlassLine police, VarioBox-ovi izvlače se, Promenljive Polica za jaja, Kutija za maslac
- GlassLine površine za odlaganje: 5, od toga mogu da se podele: 1
- Integrisana polica za flaše
- LED BioFresh svetlo
- BioFresh safes: 3, sa SoftTelescopic, Fruit & Vegetable safes: 2, sa HydroBreeze: 1, Meat & Dairy safes: 1, Fleksibilni sistem: 1
- , Fleksibilni sistem: 1
- EasyFresh safes: 0
- LED svetlosni panel, dvostrani

Dodatne prednosti opreme

- Zidno grejanje levo, pogodno za kombinaciju sa drugim frižiderima, zamrzivačima i uređajima za hlađenje vina
- Šipkasta ručka sa integrisanom mehanikom za otvaranje
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- Otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima

Side-by-Side kombinacija



←120→

XRFsd 5265

prime

SFNsdd 526i

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	199 / 0,545 kWh
Ukupan obim ¹ :	277 l
Volumen:	Zamrzivač: 278 l
Klasa buke:	34 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Vrata / bočne strane:	SmartSteel / srebrna

No Frost	Super Frost	LED	Ice Tower	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Space Box
Vario Space	Easy Open	Smart Device					

Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4" iza vrata
- Digitalni prikaz temperature
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Zamrzivač

- Fioke: 7, sa dizajnom sa integrisanom fiokom, VarioSpace
- IceMaker sa fiksnim priključkom za vodu 3/4"
- Proizvodnja kockica leda tokom 24 sata: 0,80 kg
- Rezerva kockica leda: 8,0 kg
- LED svetlo
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 16,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 18,00 kg
- Rashladni umetak: 1

Dodatne prednosti opreme

- Zidno grejanje desno, pogodno za kombinaciju sa drugim frižiderima, zamrzivačima i uređajima za hlađenje vina
- Šipkasta ručka sa integrisanom mehanikom za otvaranje
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: levo zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima

SRBsdd 526i

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	134 / 0,367 kWh
Ukupan obim ¹ :	384 l
Volumen:	Frižider: 245,8 l / BioFresh deo: 138,4 l
Klasa buke:	34 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Vrata / bočne strane:	SmartSteel / srebrna

Fish & Seafood	Super Cool	Light Tower	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Smart Device	Soft Telescopic Rails
Bio Fresh	Fresh Air						

Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4" iza vrata
- Digitalni prikaz temperature za frižider i BioFresh deo
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- GlassLine police, VarioBox-ovi izvlače se, Promenljive Polica za jaja, Kutija za maslac
- GlassLine površine za odlaganje: 5, od toga mogu da se podele: 1
- Integrisana policica za flaše
- LED BioFresh svetlo
- BioFresh safes: 3, sa SoftTelescopic, Fruit & Vegetable safes: 1, Fish & Seafood safes: 1, Meat & Dairy safes: 1
- EasyFresh safes: 0
- LED svetlosni panel, dvostrani

Dodatne prednosti opreme

- Zidno grejanje levo, pogodno za kombinaciju sa drugim frižiderima, zamrzivačima i uređajima za hlađenje vina
- Šipkasta ručka sa integrisanom mehanikom za otvaranje
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima



←120→

XRFsd 5250

prime

SFNsdd 526i

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	199 / 0,545 kWh
Ukupan obim ¹ :	277 l
Volumen:	Zamrzivač: 278 l
Klasa buke:	34 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Vrata / bočne strane:	SmartSteel / srebrna

No Frost	Super Frost	LED	Ice Tower	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Space Box
Vario Space	Easy Open	Smart Device					

Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4" iza vrata
- Digitalni prikaz temperature
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Zamrzivač

- Fioke: 7, sa dizajnom sa integrisanom fiokom, VarioSpace
- IceMaker sa fiksnim priključkom za vodu 3/4"
- Proizvodnja kockica leda tokom 24 sata: 0,80 kg
- Rezerva kockica leda: 8,0 kg
- LED svetlo
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 16,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 18,00 kg
- Rashladni umetak: 1

Dodatne prednosti opreme

- Zidno grejanje desno, pogodno za kombinaciju sa drugim frižiderima, zamrzivačima i uređajima za hlađenje vina
- Šipkasta ručka sa integrisanom mehanikom za otvaranje
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- Otvaranje vrata: levo zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima

SRsdc 525i

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	79 / 0,216 kWh
Ukupan obim ¹ :	401 l
Volumen:	Frižider: 401,6 l
Klasa buke:	35 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Vrata / bočne strane:	SmartSteel / srebrna

Easy Fresh	Super Cool	Light Tower	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Smart Device	Fresh Air
------------	------------	-------------	-------------	--------------	-----------------------	--------------	-----------

Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4" iza vrata
- Digitalni prikaz temperature
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- GlassLine police, VarioBox-ovi izvlače se, Promenljive Polica za jaja, Kutija za maslac
- GlassLine površine za odlaganje: 6, od toga mogu da se podele: 1
- polica za flaše
- EasyFresh safes: 1 na teleskopskim policama za izvlačenje
- Velika polica za voće i povrće sa delimičnim izvlačenjem na teleskopskim šinama
- LED svetlosni panel, dvostrani

Dodatne prednosti opreme

- Zidno grejanje levo, pogodno za kombinaciju sa drugim frižiderima, zamrzivačima i uređajima za hlađenje vina
- Šipkasta ručka sa integrisanom mehanikom za otvaranje
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- Otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima

Side-by-Side kombinacija



←120→

XRCsd 5255

prime

SBNsdd 526i

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	171 / 0,468 kWh
Ukupan obim ¹ :	313 l
Volumen:	BioFresh deo: 180,7 l / Zamrzivač: 133 l
Klasa buke:	34 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Vrata / bočne strane:	SmartSteel / srebrna

SRsdc 525i

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	79 / 0,216 kWh
Ukupan obim ¹ :	401 l
Volumen:	Frizider: 401,6 l
Klasa buke:	35 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Vrata / bočne strane:	SmartSteel / srebrna

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Frost	Vario Temp	Ice Maker	Soft System	Super Silent
Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Soft Telescopic Rails	Fresh Air			

Easy Fresh	Super Cool	Light Tower	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Smart Device	Fresh Air
------------	------------	-------------	-------------	--------------	-----------------------	--------------	-----------

Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4" iza vrata
- Digitalni prikaz temperature za BioFresh deo i zamrzivač
- Uključujući SmartDeviceBox

Frizider (i BioFresh deo)

- GlassLine police, VarioBox-ovi izvlače se
- GlassLine površine za odlaganje: 2, od toga mogu da se podele: 1
- Integrirana polica za flaše
- LED BioFresh svetlo
- BioFresh safes: 2, sa SoftTelescopic, Fruit & Vegetable safes: 2, Po želji podesivo sa HydroSafe na DrySafe
- EasyFresh safes: 0
- LED svetlo na gornjem delu

Zamrzivač

- Fiokle: 4, VarioSpace
- IceMaker sa fiksnim priključkom za vodu 3/4"

- Proizvodnja kockica leda tokom 24 sata: 1,20 kg
- Rezerva kockica leda: 5,4 kg
- LED svetlo
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 20,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 10,00 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Dodatne prednosti opreme

- Zidno grejanje desno, pogodno za kombinaciju sa drugim frižiderima, zamrzivačima i uređajima za hlađenje vina
- Šipkasta ručka sa integrisanom mehanikom za otvaranje
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: levo zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima

Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4" iza vrata
- Digitalni prikaz temperature
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frizider (i BioFresh deo)


- GlassLine police, VarioBox-ovi izvlače se, Promenljive Polica za jaja, Kutija za maslac
- GlassLine površine za odlaganje: 6, od toga mogu da se podele: 1
- polica za flaše
- EasyFresh safes: 1 na teleskopskim policama za izvlačenje
- Velika polica za voće i povrće sa delimičnim izvlačenjem na teleskopskim šinama
- LED svetlosni panel, dvostrani

Dodatne prednosti opreme

- Zidno grejanje levo, pogodno za kombinaciju sa drugim frižiderima, zamrzivačima i uređajima za hlađenje vina
- Šipkasta ručka sa integrisanom mehanikom za otvaranje
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima



Side-by-Side kombinacija



←123→

XRFsf 5245

plus

SFNstd 529i

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	198 / 0,542 kWh
Ukupan obim ¹ :	277 l
Volumen:	Zamrzivač: 278 l
Klasa buke:	35 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Vrata / bočne strane:	SmartSteel / SmartSteel



Upravljanje

- Monohromatski LC displej iza vrata, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Zamrzivač

- Fioke: 7, sa dizajnom sa integrisanom fiokom, VarioSpace
- IceMaker sa fiksnim priključkom za vodu 3/4"
- Proizvodnja kockica leda tokom 24 sata: 0,80 kg
- Rezerva kockica leda: 8,0 kg
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 16,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 18,00 kg

Dodatne prednosti opreme

- Zidno grejanje desno, pogodno za kombinaciju sa drugim frižiderima, zamrzivačima i uređajima za hlađenje vina
- Vertikalna Rukohvat
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: levo zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima

SRBsfc 5220

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	101 / 0,276 kWh
Ukupan obim ¹ :	382 l
Volumen:	Frižider: 288,7 l / BioFresh deo: 93,7 l
Klasa buke:	34 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Vrata / bočne strane:	SteelFinish / srebrna



Upravljanje

- Monohromatski LC displej iza vrata, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za frižider
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja, FlexCube
- GlassLine površine za odlaganje: 7, od toga mogu da se podele: 1
- Integrisana polica za flaše
- BioFresh safes: 2, Fruit & Vegetable safes: 1, Meat & Dairy safes: 1
- EasyFresh safes: 0
- LED svetlo na gornjem delu

Dodatne prednosti opreme

- Zidno grejanje levo, pogodno za kombinaciju sa drugim frižiderima, zamrzivačima i uređajima za hlađenje vina

- Vertikalna Rukohvat
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima



←123→

XRFsf 5240

plus

SFNstd 529i

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	198 / 0,542 kWh
Ukupan obim ¹ :	277 l
Volumen:	Zamrzivač: 278 l
Klasa buke:	35 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Vrata / bočne strane:	SmartSteel / SmartSteel



SRsfd 5220

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	98 / 0,268 kWh
Ukupan obim ¹ :	399 l
Volumen:	Fržider: 399,1 l
Klasa buke:	35 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Vrata / bočne strane:	SteelFinish / srebrna



Upravljanje

- Monohromatski LC displej iza vrata, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Zamrzivač

- Fioke: 7, sa dizajnom sa integrisanom fiokom, VarioSpace
- IceMaker sa fiksnim priključkom za vodu 3/4"
- Proizvodnja kockica leda tokom 24 sata: 0,80 kg
- Rezerva kockica leda: 8,0 kg
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 16,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 18,00 kg

Dodatne prednosti opreme

- Zidno grejanje desno, pogodno za kombinaciju sa drugim frižiderima, zamrzivačima i uređajima za hlađenje vina
- Vertikalna Rukohvat
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: levo zamenjivo
- Promenjiva zaptivka na vratima

Upravljanje

- Monohromatski LC displej iza vrata, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Fržider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja, FlexCube
- GlassLine površine za odlaganje: 6, od toga mogu da se podele: 1
- polica za flaše
- EasyFresh safes: 1 sa dizajnom sa integrisanom fiokom
- Velika polica za voće i povrće sa delimičnim izvlačenjem na teleskopskim šinama
- LED svetlo na gornjem delu

Dodatne prednosti opreme

- Zidno grejanje levo, pogodno za kombinaciju sa drugim frižiderima, zamrzivačima i uređajima za hlađenje vina
- Vertikalna Rukohvat
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenjiva zaptivka na vratima

Side-by-Side kombinacija



←120→

XRFsd 5230

plus

SFNsdd 5237

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	199 / 0,545 kWh
Ukupan obim ¹ :	277 l
Volumen:	Zamrzivač: 278 l
Klasa buke:	36 db(A) / C
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Vrata / bočne strane:	SmartSteel / srebrna

SRsdd 5230

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	98 / 0,268 kWh
Ukupan obim ¹ :	399 l
Volumen:	Frizider: 399,1 l
Klasa buke:	35 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Vrata / bočne strane:	SmartSteel / srebrna



Upravljanje

- Monohromatski LC displej iza vrata, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: levo zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima

Zamrzivač

- Fioke: 7, sa dizajnom sa integrisanom fiokom, VarioSpace
- Posuda za kockice leda
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 16,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 18,00 kg

Dodatne prednosti opreme

- Zidno grejanje desno, pogodno za kombinaciju sa drugim frižiderima, zamrzivačima i uređajima za hlađenje vina
- Šipkasta ručka sa integrisanom mehanikom za otvaranje

Upravljanje

- Monohromatski LC displej iza vrata, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frizider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja, FlexCube
- GlassLine površine za odlaganje: 6, od toga mogu da se podele: 1
- policica za flaše
- EasyFresh safes: 1 sa dizajnom sa integrisanom fiokom
- Velika policica za voće i povrće sa delimičnim izvlačenjem na teleskopskim šinama
- LED svetlo na gornjem delu

Dodatne prednosti opreme

- Zidno grejanje levo, pogodno za kombinaciju sa drugim frižiderima, zamrzivačima i uređajima za hlađenje vina
- Šipkasta ručka sa integrisanom mehanikom za otvaranje
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima



←123→

XRFsf 5225

plus

SFNsf 5227

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	199 / 0,545 kWh
Ukupan obim ¹ :	277 l
Volumen:	Zamrzivač: 278 l
Klasa buke:	36 db(A) / C
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Vrata / bočne strane:	SteelFinish / srebrna



Upravljanje

- Monohromatski LC displej iza vrata, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Zamrzivač

- Fioke: 7, sa dizajnom sa integrisanom fiokom, VarioSpace
- Posuda za kockice leda
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 16,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 18,00 kg

Dodatne prednosti opreme

- Zidno grejanje desno, pogodno za kombinaciju sa drugim frižiderima, zamrzivačima i uređajima za hlađenje vina
- Vertikalna Rukohvat

- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: levo zamenjivo
- Promenjiva zaptivka na vratima

SRBsfc 5220

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	101 / 0,276 kWh
Ukupan obim ¹ :	382 l
Volumen:	Frižider: 288,7 l / BioFresh deo: 93,7 l
Klasa buke:	34 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Vrata / bočne strane:	SteelFinish / srebrna



Upravljanje

- Monohromatski LC displej iza vrata, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za frižider
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja, FlexCube
- GlassLine površine za odlaganje: 7, od toga mogu da se podele: 1
- Integrisana polica za flaše
- BioFresh safes: 2, Fruit & Vegetable safes: 1, Meat & Dairy safes: 1
- EasyFresh safes: 0
- LED svetlo na gornjem delu

Dodatne prednosti opreme

- Zidno grejanje levo, pogodno za kombinaciju sa drugim frižiderima, zamrzivačima i uređajima za hlađenje vina

- Vertikalna Rukohvat
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenjiva zaptivka na vratima

Side-by-Side kombinacija



←123→

XRFbd 5220

plus

SFNbsd 529i

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	199 / 0,545 kWh
Ukupan obim ¹ :	277 l
Volumen:	Zamrzivač: 278 l
Klasa buke:	34 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Vrata / bočne strane:	

SRBsdd 526i

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	134 / 0,367 kWh
Ukupan obim ¹ :	384 l
Volumen:	Frizider: 245,8 l / BioFresh deo: 138,4 l
Klasa buke:	34 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Vrata / bočne strane:	SmartSteel / srebrna



Upravljanje

- Monohromatski LC displej iza vrata, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: levo zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima

Zamrzivač

- Fioke: 7, sa dizajnom sa integrisanom fiokom, VarioSpace
- Posuda za kockice leda
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 16,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 18,00 kg

Dodatne prednosti opreme

- Zidno grejanje desno, pogodno za kombinaciju sa drugim frižiderima, zamrzivačima i uređajima za hlađenje vina
- Vertikalna Rukohvat

Upravljanje

- Monohromatski LC displej iza vrata, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frizider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja, FlexCube
- GlassLine površine za odlaganje: 6, od toga mogu da se podele: 1
- policica za flaše
- EasyFresh safes: 1 sa dizajnom sa integrisanom fiokom
- Velika policica za voće i povrće sa delimičnim izvlačenjem na teleskopskim šinama
- LED svetlo na gornjem delu

Dodatne prednosti opreme

- Zidno grejanje levo, pogodno za kombinaciju sa drugim frižiderima, zamrzivačima i uređajima za hlađenje vina
- Vertikalna Rukohvat
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima



←123→

XRFsd 5220

plus

SFNsdd 526i

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	199 / 0,545 kWh
Ukupan obim ¹ :	277 l
Volumen:	Zamrzivač: 278 l
Klasa buke:	34 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Vrata / bočne strane:	SmartSteel / srebrna



SRsdh 5220

Godišnja potrošnja energije / 24 h:	122 / 0,334 kWh
Volumen:	
Klasa buke:	35 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Vrata / bočne strane:	SmartSteel / srebrna



Upravljanje

- Monohromatski LC displej iza vrata, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Zamrzivač

- Fioke: 7, sa dizajnom sa integrisanom fiokom, VarioSpace
- Posuda za kockice leda
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 16,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 18,00 kg

Dodatne prednosti opreme

- Zidno grejanje desno, pogodno za kombinaciju sa drugim frižiderima, zamrzivačima i uređajima za hlađenje vina
- Vertikalna Rukohvat

- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: levo zamenljivo
- Promenjiva zaptivka na vratima

Upravljanje

- Monohromatski LC displej iza vrata, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja, FlexCube
- GlassLine površine za odlaganje: 6, od toga mogu da se podele: 1
- polica za flaše
- EasyFresh safes: 1 sa dizajnom sa integrisanom fiokom
- Velika polica za voće i povrće sa delimičnim izvlačenjem na teleskopskim šinama
- LED svetlo na gornjem delu

Dodatne prednosti opreme

- Zidno grejanje levo, pogodno za kombinaciju sa drugim frižiderima, zamrzivačima i uređajima za hlađenje vina
- Vertikalna Rukohvat
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenljivo
- Promenjiva zaptivka na vratima

Side-by-Side kombinacija



←123→

XRFsf 5220

plus

SFNsf 5227

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	199 / 0,545 kWh
Ukupan obim ¹ :	277 l
Volumen:	Zamrzivač: 278 l
Klasa buke:	36 db(A) / C
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Vrata / bočne strane:	SteelFinish / srebrna

SRsf 5220

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	98 / 0,268 kWh
Ukupan obim ¹ :	399 l
Volumen:	Frizider: 399,1 l
Klasa buke:	35 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Vrata / bočne strane:	SteelFinish / srebrna



Upravljanje

- Monohromatski LC displej iza vrata, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: levo zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima

Zamrzivač

- Fioke: 7, sa dizajnom sa integrisanom fiokom, VarioSpace
- Posuda za kockice leda
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 16,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 18,00 kg

Dodatne prednosti opreme

- Zidno grejanje desno, pogodno za kombinaciju sa drugim frižiderima, zamrzivačima i uređajima za hlađenje vina
- Vertikalna Rukohvat

Upravljanje

- Monohromatski LC displej iza vrata, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frizider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja, FlexCube
- GlassLine površine za odlaganje: 6, od toga mogu da se podele: 1
- policica za flaše
- EasyFresh safes: 1 sa dizajnom sa integrisanom fiokom
- Velika policica za voće i povrće sa delimičnim izvlačenjem na teleskopskim šinama
- LED svetlo na gornjem delu

Dodatne prednosti opreme

- Zidno grejanje levo, pogodno za kombinaciju sa drugim frižiderima, zamrzivačima i uređajima za hlađenje vina
- Vertikalna Rukohvat
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima



←123→

XRF 5220

plus

SFNd 5227

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	199 / 0,545 kWh
Ukupan obim ¹ :	277 l
Volumen:	Zamrzivač: 278 l
Klasa buke:	36 db(A) / C
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Vrata / bočne strane:	bela / bela



Upravljanje

- Monohromatski LC displej iza vrata, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Zamrzivač

- Fioke: 7, sa dizajnom sa integrisanom fiokom, VarioSpace
- Posuda za kockice leda
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 16,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 18,00 kg

Dodatne prednosti opreme

- Zidno grejanje desno, pogodno za kombinaciju sa drugim frižiderima, zamrzivačima i uređajima za hlađenje vina
- Vertikalna Rukohvat

- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: levo zamenjivo
- Promenjiva zaptivka na vratima

SRsdd 5230

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	98 / 0,268 kWh
Ukupan obim ¹ :	399 l
Volumen:	Frižider: 399,1 l
Klasa buke:	35 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Vrata / bočne strane:	SmartSteel / srebrna



Upravljanje

- Monohromatski LC displej iza vrata, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja, FlexCube
- GlassLine površine za odlaganje: 6, od toga mogu da se podele: 1
- polica za flaše
- EasyFresh safes: 1 sa dizajnom sa integrisanom fiokom
- Velika polica za voće i povrće sa delimičnim izvlačenjem na teleskopskim šinama
- LED svetlo na gornjem delu

Dodatne prednosti opreme

- Zidno grejanje levo, pogodno za kombinaciju sa drugim frižiderima, zamrzivačima i uređajima za hlađenje vina
- Vertikalna Rukohvat
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenjiva zaptivka na vratima



CBNstb 579i Δ Serija Peak

Frižideri-zamrzivači



Samostojeći uređaji

Pregled serije



○ Serija Pure



◇ Serija Plus



◈ Serija Prime



△ Serija Peak

	○ Serija Pure	◇ Serija Plus	◻ Serija Prime	△ Serija Peak
Tehnologija svežine	EasyFresh na integrisanoj vodilici za fioku	EasyFresh na integrisanoj vodilici za fioku	EasyFresh na teleskopskim šinama	EasyFresh na teleskopskim šinama
		BioFresh na teleskopskim šinama	BioFresh uz SoftTelescopic	BioFresh Professional uz SoftTelescopic
				HydroBreeze
			Komora za ribu i morske plodove *	Komora za ribu i morske plodove *
	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling
	Filter FreshAir	Filter FreshAir	Filter FreshAir	Filter FreshAir
	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost na teleskopskim šinama
Pogodnost i fleksibilnost		Staklena polica koja može da se rastavi	Staklena polica koja može da se rastavi	Staklena polica koja može da se rastavi
			SoftSystem mehanizam za nežno zatvaranje	SoftSystem mehanizam za nežno zatvaranje
		VarioSafe *	VarioSafe	VarioSafe
			VarioBoxes	VarioBoxes
			Posuda za puter	Posuda za maslac
	Tacna za jaja	Tacna za jaja	Podesiva posuda za jaja	Podesiva posuda za jaja
		Polica za flaše	Polica za flaše	Polica za flaše
Dizajn		Posuda za kockice leda *	Posuda za kockice leda s poklopcem *	Posuda za kockice leda s poklopcem *
				FlexSystem
	Odeljak frižidera sa plafonskim svetlom	Odeljak frižidera sa plafonskim svetlom	LightTower	LightTower
			Rasveta u komori BioFresh	Rasveta u komori BioFresh
			Osvetljenje odeljka u zamrzivaču	Osvetljenje odeljka u zamrzivaču
				Osvetljenje za IceMaker
				Osvetljenje ventilatora
Povezivanje (SmartDeviceBox)	Providno staklo	Providno staklo	Staklo sa satenskim finišem	Staklo sa satenskim finišem
	Ekran na dodir	Ekran na dodir / Ekran Touch & Swipe *	Ekran Touch & Swipe	Ekran Touch & Swipe
	Ekran iza vrata	Ekran iza vrata ili ekran u vratima	Ekran iza vrata ili ekran u vratima	Ekran iza vrata ili ekran u vratima
	Udubljene drške / tanke ručke vrata od nerđajućeg čelika sa integrisanim mehanizmom za otvaranje *	Udubljene drške / tanke ručke vrata od nerđajućeg čelika sa integrisanim mehanizmom za otvaranje *	Tanke ručke na vratima sa integrisanim mehanizmom za otvaranje	Udubljene drške
	Moguća naknadna ugradnja	Moguća naknadna ugradnja ili integrisano („i“ modeli)	Integrisano („i“ modeli)	Integrisano („i“ modeli)

Različita oprema je **označena** u narednim višim serijama.

Ključne funkcije



BioFresh

Na temperaturi malo većoj od 0 °C i sa idealnom vlažnošću sveža hrana može da zadrži privlačan izgled i sačuva zdrave vitamine i minerale znatno duže nego u običnom odeljku frižidera.



EasyFresh

Garanciju svežine kod kuće kao na pijaci predstavlja naša komora EasyFresh. Bilo da je u pitanju sveže povrće ili voće, ovo osigurava optimalno skladištenje za sve. Zahvaljujući hermetičkom zatvaranju, hrana izaziva podizanje vlažnosti u komori. Zato hrana ostaje svežija duže vremena.



NoFrost

Kada otvorite zamrzivač, želite da vidite zamrznutu hranu – a nikako led ili mraz. NoFrost štiti odeljak zamrzivača od neželjenog leda koji troši mnogo energije i može biti skup. NoFrost znači da nema više zamornog i dugotrajnog odmrzavanja odeljka zamrzivača i da imate više vremena za druge stvari, ali i uštedu.



InfinitySpring

Izvor čiste i hladne pijaće vode u kuhinji: dozator za vodu omogućava sipanje vode iz slavine bez kapanja i daje čistu i hladnu vodu. Samo pritisnete panel karafom ili čašom i uživajte u vodi. Ovo omogućava da uštedite na kupovini flaširane vode i da živite na održiviji način.



VarioTemp

VarioTemp znači da imate mnogo prostora za čuvanje hrane u frižideru-zamrzivaču. Razlog tome je to što možete da podesite preciznu temperaturu u odeljku zamrzivača u rasponu između -2 °C i +14 °C – i da tako koristite ovaj odeljak kao dodatnu zonu za rashlađivanje. Na primer, možete da ga koristite kraće vreme za pića i zakusku na zabavama – ili duže vreme kao odeljak za ostavu za čuvanje krompira.



Staklene police sa satenskim finišem

Doživite čisto zadovoljstvo svaki put kada otvorite vrata zahvaljujući sigurnosnom staklu sa satenskim finišem. Mogu praktično da se podešavaju po visini jednom rukom. Zbog satenskog finiša ogrebotine se gotovo i ne vide, a osigurava vrhunski kvalitet i elegantan izgled – čak i nakon više godina korišćenja.



Ekran na dodir

Kontrola vrhovima prstiju: ekran na dodir omogućava lako i intuitivno upravljanje vašim Liebherr uređajem. Sve funkcije su jasno poredane na ekranu. Nežnim dodirom prsta, na primer, možete lako da birate funkcije ili da proverite trenutnu temperaturu u frižideru.



Udubljena drška

Posebna i funkcionalna: Uređaj veoma lako možete da otvorite pomoću vertikalno integrisane i ergonomski postavljene ručke. Pored toga, moderan i čist dizajn savršeno se uklapa u vašu kuhinju u kojoj ništa ne morate da dodirujete.



InteriorFit

Upotpunjuje minimalistički dizajn u kuhinji: naši samostojeći uređaji savršeno se uklapaju u otvore dubine 60 cm. Samo vrata malo vire, što osigurava optimalan pristup udubljenim drškama i ručkama na polugu. Ovo znači da je pažnja uvek usmerena na kuhinju – uz vaš Liebherr uređaj kao centralno i istaknuto mesto.



SoftSystem

Od doručka do grickanja u pola noći – frižider mora da se otvara i zatvara u raznim prilikama. A ovo je veoma zabavno zbog vašeg Liebherr uređaja. Uz SoftSystem vrata vašeg frižidera se zatvaraju meko i bezbedno i to na način koji je ugodno tih i lagan. Flaše koje se nalaze u vratima stoje čvrsto na mestu – ništa ne zveckta i ne trese se.



VarioSpace

Želite bezbedno da čuvate tortu od sladoleda do letnje zabave? Nije problem za vaš Liebherr. Ponekad vam treba više prostora, a on je spreman baš za to. Uz VarioSpace možete da uklonite pojedinačne fioke zamrzivača i očas posla imate dodatni veliki prostor za skladištenje.



IceMaker sa fiksnim priključkom za vodu

Ima li još kockica leda? IceMaker znači da ovo više nikada ne morate da pitate. Uz IceMaker sa fiksnim priključkom za vodu, voda stiže direktno iz slavine. Funkcija MaxIce omogućava da napravite do 1,5 kg kockica leda dnevno. Višenamenska pregrada za odeljak za led omogućava vam da birate količinu kockica leda koje želite da čuvate lako i baš onako kako vi želite.

Samostojeći frižideri sa zamrzivačem



CBNbsc 778i

peak

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	203 / 0,556 kWh
Ukupan obim l:	473 l
Volumen:	Frižider: 208,7 l / BioFresh deo: 126,2 l / Zamrzivač: 138 l
Klasa buke:	34 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Vrata / bočne strane:	

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp
Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Soft Telescopic Rails

Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4" u vratima
- Digitalni prikaz temperature za frižider, BioFresh deo i zamrzivač
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- GlassLine police, VarioBox-ovi izvlače se, Promenljive Polica za jaja, Kutija za maslac
- GlassLine površine za odlaganje: 3, od toga mogu da se podele: 1
- Integrirana polica za flaše
- LED BioFresh svetlo
- BioFresh safes: 2, sa SoftTelescopic, Fruit & Vegetable safes: 1, sa HydroBreeze: 1, Fish & Seafood safes: 1, Fleksibilni sistem:
- EasyFresh safes: 0
- LED svetlosni panel, dvostrani

Zamrzivač

- Fioke: 3, na teleskopskim policama za izvlačenje: 3, VarioSpace

- Posuda za kockice leda sa poklopcem
- LED svetlo
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 20,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 10,00 kg

Dodatne prednosti opreme

- Vertikalna Rukohvat
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima



CNsdd 776i

prime

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	232 / 0,635 kWh
Ukupan obim l:	487 l
Volumen:	Frižider: 349,1 l / Zamrzivač: 139 l
Klasa buke:	34 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Vrata / bočne strane:	SmartSteel / srebrna

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Light Tower	Ice Maker
Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Fresh Air		

Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4" iza vrata
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- GlassLine police, VarioBox-ovi izvlače se, Promenljive Polica za jaja, Kutija za maslac
- GlassLine površine za odlaganje: 5, od toga mogu da se podele: 1
- polica za flaše
- EasyFresh safes: 1 na teleskopskim policama za izvlačenje
- LED svetlosni panel, dvostrani

Zamrzivač

- Fioke: 3, VarioSpace
- IceMaker sa fiksnim priključkom za vodu 3/4"
- Proizvodnja kockica leda tokom 24 sata: 1,20 kg
- Rezerva kockica leda: 5,4 kg

Upravljanje

- LED svetlo
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 20,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 10,00 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Dodatne prednosti opreme

- Šipkasta ručka sa integrisanom mehanikom za otvaranje
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima



← 75 →

CBNsda 775i prime

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

130 / 0,356 kWh

Ukupan obim ¹:

473 l

Volumen: Frižider: **208,7 l** / BioFresh deo: **126,9 l** / Zamrzivač: **138 l**

Klasa buke: **33 db(A) / B SuperSilent**

Klimatska klasa: **SN-T (od +10 °C do +43 °C)**

Vrata / bočne strane: **SmartSteel / srebrna**

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Light Tower	Soft System
Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Soft Telescopic Rails	Fresh Air		

Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4" u vratima
- Digitalni prikaz temperature za frižider, BioFresh deo i zamrzivač
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- GlassLine police, VarioBox-ovi izvlače se, Promenljive Polica za jaja, Kutija za maslac
- GlassLine površine za odlaganje: 3, od toga mogu da se podele: 1
- Integrisana polica za flaše
- LED BioFresh svetlo
- BioFresh safes: 2, sa SoftTelescopic, Fruit & Vegetable safes: 1, Meat & Dairy safes: 1
- LED svetlosni panel, dvostrani

Zamrzivač

- Fioke: 3, VarioSpace
- Posuda za kockice leda
- LED svetlo

- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 20,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 10,00 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Dodatne prednosti opreme

- Šipkasta ručka sa integrisanom mehanikom za otvaranje
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenjiva zaptivka na vratima



← 75 →

Cnsfa 7723 plus

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

118 / 0,323 kWh

Ukupan obim ¹:

485 l

Volumen: Frižider: **347,7 l** / Zamrzivač: **138 l**

Klasa buke: **34 db(A) / B SuperSilent**

Klimatska klasa: **SN-T (od +10 °C do +43 °C)**

Vrata / bočne strane: **SteelFinish / srebrna**

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch Display	Vario Space
Smart Device ready	Fresh Air						

Upravljanje

- Monohromatski LC displej iza vrata, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- GlassLine police, Polica za jaja, FlexCube
- GlassLine površine za odlaganje: 5, od toga mogu da se podele: 1
- polica za flaše
- EasyFresh safes: 1 sa dizajnom sa integrisanom fiokom
- LED svetlo na gornjem delu

Zamrzivač

- Fioke: 3, VarioSpace
- Posuda za kockice leda
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 20,00 h

- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 10,00 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Dodatne prednosti opreme

- Vertikalna Rukohvat
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenjiva zaptivka na vratima

Samostojeći frižideri sa zamrzivačem



← 75 →

CNbdd 7723

plus

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

231 / 0,632 kWh

Ukupan obim l:

485 l

Volumen:

Frižider: **347,7 l** / Zamrzivač: **138 l**

Klasa buke:

35 db(A) / B SuperSilent

Klimatska klasa:

SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / bočne strane:

BlackSteel / Crna



Upravljanje

- Monohromatski LC displej iza vrata, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Dodatne prednosti opreme

- Vertikalna Rukohvat
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamjenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima

Frižider (i BioFresh deo)

- GlassLine police, Polica za jaja, FlexCube
- GlassLine površine za odlaganje: 5, od toga mogu da se podele: 1
- polica za flaše
- EasyFresh safes: 1 sa dizajnom sa integrisanom fiokom
- LED svetlo na gornjem delu

Zamrzivač

- Fioke: 3, VarioSpace
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 20,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 10,00 kg
- Police od sigurnosnog stakla



← 75 →

CNsfd 7723

plus

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

231 / 0,632 kWh

Ukupan obim l:

485 l

Volumen:

Frižider: **347,7 l** / Zamrzivač: **138 l**

Klasa buke:

35 db(A) / B SuperSilent

Klimatska klasa:

SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / bočne strane:

SteelFinish / srebrna



Upravljanje

- Monohromatski LC displej iza vrata, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Dodatne prednosti opreme

- Vertikalna Rukohvat
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamjenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima

Frižider (i BioFresh deo)

- GlassLine police, Polica za jaja, FlexCube
- GlassLine površine za odlaganje: 5, od toga mogu da se podele: 1
- polica za flaše
- EasyFresh safes: 1 sa dizajnom sa integrisanom fiokom
- LED svetlo na gornjem delu

Zamrzivač

- Fioke: 3, VarioSpace
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 20,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 10,00 kg
- Police od sigurnosnog stakla



← 75 →

CND 7723

plus

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

231 / 0,632 kWh

Ukupan obim ¹:

485 l

Volumen:

Frižider: 347,7 l / Zamrzivač: 138 l

Klasa buke:

35 db(A) / B SuperSilent

Klimatska klasa:

SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / bočne strane:

bela / bela

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch Display
Vario Space	Smart Device ready	Fresh Air					

Upravljanje

- Monohromatski LC displej iza vrata, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Dodatne prednosti opreme

- Vertikalna Rukohvat
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima

Frižider (i BioFresh deo)

- GlassLine police, Polica za jaja, FlexCube
- GlassLine površine za odlaganje: 5, od toga mogu da se podele: 1
- polica za flaše
- EasyFresh safes: 1 sa dizajnom sa integrisanom fiokom
- LED svetlo na gornjem delu

Zamrzivač

- Fioke: 3, VarioSpace
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 20,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 10,00 kg
- Police od sigurnosnog stakla



← 75 →

CBNsdc 765i

prime

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

189 / 0,517 kWh

Ukupan obim ¹:

423 l

Volumen:

Frižider: 216,3 l / BioFresh deo: 68,7 l / Zamrzivač: 138 l

Klasa buke:

34 db(A) / B SuperSilent

Klimatska klasa:

SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / bočne strane:

SmartSteel / srebrna

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Light Tower	Easy Twist Ice
Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Soft Telescopic Rails	Fresh Air	

Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4" iza vrata
- Digitalni prikaz temperature za frižider, BioFresh deo i zamrzivač
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- GlassLine police, VarioBox-ovi izvlače se, Promenljive Polica za jaja, Kutija za maslac
- GlassLine površine za odlaganje: 4, od toga mogu da se podele: 1
- Integrisana polica za flaše
- LED BioFresh svetlo
- BioFresh safes: 1, sa SoftTelescopic, Fruit & Vegetable safes: 1
- LED svetlosni panel, dvostrani

Zamrzivač

- Fioke: 3, VarioSpace
- LED svetlo
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 20,00 h

- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 10,00 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Dodatne prednosti opreme

- Šipkasta ručka sa integrisanom mehanikom za otvaranje
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima



CBNstb 579i Δ Peak



← 60 →



CBNstb 579i

peak

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

144 / 0,394 kWh

Ukupan obim ¹:

362 l

Volumen:

Frižider: 160,3 l / BioFresh deo: 98,7 l / Zamrzivač: 104 l

Klasa buke:

33 db(A) / B SuperSilent

Klimatska klasa:

SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / bočne strane:

SmartSteel / nerđajući čelik

Bio
Fresh
Professional

Hydro
Breeze

Duo
Cooling

No
Frost

Vario
Temp

Light
Tower

Infinity
Spring

Ice
Maker

Soft
System

Super
Silent

Touch &
Swipe
Display

Vario
Space

Smart
Device

Soft
Telescopic
Rails

Bio
Fresh

Fresh
Air

Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4" u vratima
- Digitalni prikaz temperature za frižider, BioFresh deo i zamrzivač
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički
- Zaštita za decu

Frižider (i BioFresh deo)


- GlassLine police, VarioBox-ovi izvlače se, Promenljive Polica za jaja, Kutija za maslac
- GlassLine površine za odlaganje: 3, od toga mogu da se podele: 1
- Integrisana polica za flaše
- LED BioFresh svetlo
- BioFresh safes: 2, sa SoftTelescopic, Fruit & Vegetable safes: 1, sa HydroBreeze: 1, Meat & Dairy safes: 1, Fleksibilni sistem: 1
- , Fleksibilni sistem: 1
- EasyFresh safes: 0
- LED svetlosni panel, dvostrani

Zamrzivač

- Fioke: 3, na teleskopskim policama za izvlačenje: 2, VarioSpace
- IceMaker sa fiksnim priključkom za vodu 3/4", sa LED svetlom
- Proizvodnja kockica leda tokom 24 sata: 1,20 kg
- Rezerva kockica leda: 5,4 kg
- LED svetlo
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 20,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 10,00 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Dodatne prednosti opreme

- Vertikalna Rukohvat
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima



CBNbsa 575i prime

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	92 / 0,252 kWh
Ukupan obim ¹ :	362 l
Volumen:	Frižider: 159,9 l / BioFresh deo: 99,2 l / Zamrzivač: 103 l
Klasa buke:	29 db(A) / A UltraSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Vrata / bočne strane:	

Ultra Efficient A -20%	Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Light Tower
Soft System	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Glass & Steel Infusor	Soft Telescopic Rails	Ultra Silent	Fresh Air

Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4" iza vrata
- Digitalni prikaz temperature za frižider, BioFresh deo i zamrzivač
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- GlassLine police, VarioBox-ovi izvlače se, Promenljive Polica za jaja, Kutija za maslac
- GlassLine površine za odlaganje: 3, od toga mogu da se podele: 1
- Integrisana polica za flaše
- LED BioFresh svetlo
- BioFresh safes: 2, sa SoftTelescopic, Fruit & Vegetable safes: 1, Meat & Dairy safes: 1
- EasyFresh safes: 0
- LED svetlosni panel, dvostrani


Zamrzivač

- Fiokle: 3, VarioSpace
- Posuda za kockice leda sa poklopcem
- LED svetlo

- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 20,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 16,0 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Dodatne prednosti opreme

- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima



CBNsda 575i prime

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	116 / 0,317 kWh
Ukupan obim ¹ :	362 l
Volumen:	Frižider: 159,9 l / BioFresh deo: 99,2 l / Zamrzivač: 103 l
Klasa buke:	33 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Vrata / bočne strane:	SmartSteel / srebrna

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Vario Temp	Light Tower	Easy Twist Ice	Soft System	Super Silent
Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Soft Telescopic Rails	Fresh Air			

Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4" iza vrata
- Digitalni prikaz temperature za frižider, BioFresh deo i zamrzivač
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- GlassLine police, VarioBox-ovi izvlače se, Promenljive Polica za jaja, Kutija za maslac
- GlassLine površine za odlaganje: 3, od toga mogu da se podele: 1
- Integrisana polica za flaše
- LED BioFresh svetlo
- BioFresh safes: 2, sa SoftTelescopic, Fruit & Vegetable safes: 1, Meat & Dairy safes: 1
- EasyFresh safes: 0
- LED svetlosni panel, dvostrani

Zamrzivač

- Fiokle: 3, VarioSpace
- LED svetlo

- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 20,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 10,00 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Dodatne prednosti opreme

- Šipkasta ručka sa integrisanom mehanikom za otvaranje
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima

Samostojeći frižideri sa zamrzivačem



← 60 →

CNsfc 574i

plus

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

163 / 0,446 kWh

Ukupan obim l:

371 l

Volumen:

Frižider: 267,9 l / Zamrzivač: 104 l

Klasa buke:

35 db(A) / B SuperSilent

Klimatska klasa:

SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / bočne strane:

SteelFinish / srebrna



← 60 →

CBNbdc 573i

plus

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

181 / 0,495 kWh

Ukupan obim l:

360 l

Volumen:

Frižider: 158,8 l / BioFresh deo: 98,9 l / Zamrzivač: 103 l

Klasa buke:


35 db(A) / B SuperSilent

Klimatska klasa:

SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / bočne strane:

BlackSteel / Crna



Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4" u vratima
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja, FlexCube
- GlassLine površine za odlaganje: 4, od toga mogu da se podele: 1
- polica za flaše
- EasyFresh safes: 1 sa dizajnom sa integrisanom fiokom
- LED svetlo na gornjem delu

Zamrzivač

- Fioke: 3, VarioSpace
- Proizvodnja kockica leda sa rezervoarom za vodu
- Proizvodnja kockica leda tokom 24 sata: 1,20 kg
- Rezerva kockica leda: 5,4 kg

- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 20,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 10,00 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Dodatne prednosti opreme

- Vertikalna Rukohvat
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima



Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4" u vratima
- Digitalni prikaz temperature za frižider, BioFresh deo i zamrzivač
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja, FlexCube
- GlassLine površine za odlaganje: 4, od toga mogu da se podele: 1
- Integrisana polica za flaše
- BioFresh safes: 2, Fruit & Vegetable safes: 1, Meat & Dairy safes: 1
- EasyFresh safes: 0
- LED svetlo na gornjem delu

Zamrzivač

- Fioke: 3, VarioSpace
- Posuda za kockice leda
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 20,00 h

- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 10,00 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Dodatne prednosti opreme

- Vertikalna Rukohvat
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima



← 60 →

CBNsdsc 573i

plus

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

181 / 0,495 kWh

Ukupan obim ¹:

360 l

Volumen: Frižider: 158,8 l / BioFresh deo: 98,9 l / Zamrzivač: 103 l

Klasa buke: 35 db(A) / B SuperSilent

Klimatska klasa: SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / bočne strane: SmartSteel / srebrna



Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4" u vratima
- Digitalni prikaz temperature za frižider, BioFresh deo i zamrzivač
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja, FlexCube
- GlassLine površine za odlaganje: 4, od toga mogu da se podele: 1
- Integrisana polica za flaše
- BioFresh safes: 2, Fruit & Vegetable safes: 1, Meat & Dairy safes: 1
- EasyFresh safes: 0
- LED svetlo na gornjem delu

Zamrzivač

- Fioke: 3, VarioSpace
- Posuda za kockice leda
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 20,00 h

- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 10,00 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Dodatne prednosti opreme

- Vertikalna Rukohvat
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenjiva zaptivka na vratima



← 60 →

CNbdc 573i

plus

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

162 / 0,443 kWh

Ukupan obim ¹:

371 l

Volumen: Frižider: 267,9 l / Zamrzivač: 103 l

Klasa buke: 35 db(A) / B SuperSilent

Klimatska klasa: SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / bočne strane: BlackSteel / Crna



Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4" u vratima
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja, FlexCube
- GlassLine površine za odlaganje: 5, od toga mogu da se podele: 1
- polica za flaše
- EasyFresh safes: 1 sa dizajnom sa integrisanom fiokom
- LED svetlo na gornjem delu

Zamrzivač

- Fioke: 3, VarioSpace
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 20,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 10,00 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Dodatne prednosti opreme

- Vertikalna Rukohvat
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenjiva zaptivka na vratima

Samostojeći frižideri sa zamrzivačem



← 60 →

CNSfc 573i

plus

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

168 / 0,460 kWh

Ukupan obim l:

359 l

Volumen:

Frižider: **227,1 l** / Zamrzivač: **132 l**

Klasa buke:

31 db(A) / B SuperSilent

Klimatska klasa:

SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / bočne strane:

SteelFinish / srebrna



Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4" u vratima
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Dodatne prednosti opreme

- Vertikalna Rukohvat
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenljivo
- Promenljiva zaptivka na vratima

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja, FlexCube
- GlassLine površine za odlaganje: 4, od toga mogu da se podele: 1
- polica za flaše
- EasyFresh safes: 1 sa dizajnom sa integrisanom fiokom
- LED svetlo na gornjem delu

Zamrzivač

- Fioke: 4, VarioSpace
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 20,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 10,00 kg
- Police od sigurnosnog stakla



← 60 →

CBNsda 572i

plus

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

116 / 0,317 kWh

Ukupan obim l:

360 l

Volumen:

Frižider: **158,8 l** / BioFresh deo: **98,9 l** / Zamrzivač: **103 l**

Klasa buke:


34 db(A) / B SuperSilent

Klimatska klasa:

SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / bočne strane:

SmartSteel / srebrna



Upravljanje

- Monohromatski LC displej iza vrata, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 10,00 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Dodatne prednosti opreme

- Vertikalna Rukohvat
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenljivo
- Promenljiva zaptivka na vratima

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja, FlexCube
- GlassLine površine za odlaganje: 4, od toga mogu da se podele: 1
- Integrisana polica za flaše
- BioFresh safes: 2, Fruit & Vegetable safes: 1, Meat & Dairy safes: 1
- EasyFresh safes: 0
- LED svetlo na gornjem delu

Zamrzivač

- Fioke: 3, VarioSpace
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 20,00 h



← 60 →

CBNsfc 572i plus

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

181 / 0,495 kWh

Ukupan obim ¹:

360 l

Volumen: Frižider: 158,8 l / BioFresh deo: 98,9 l / Zamrzivač: 103 l

Klasa buke: 35 db(A) / B SuperSilent

Klimatska klasa: SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / bočne strane: SteelFinish / srebrna



Upravljanje

- Monohromatski LC displej iza vrata, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja, FlexCube
- GlassLine površine za odlaganje: 4, od toga mogu da se podele: 1
- Integrisana polica za flaše
- BioFresh safes: 2, Fruit & Vegetable safes: 1, Meat & Dairy safes: 1
- EasyFresh safes: 0
- LED svetlo na gornjem delu

Zamrzivač

- Fioke: 3, VarioSpace
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 20,00 h

- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 10,00 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Dodatne prednosti opreme

- Vertikalna Rukohvat
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima



Savršena svežina za ishranu sa mnogo povrća:

Ovaj Liebherr uređaj sa dve komore za voće i povrće garantuje dosta prostora i idealne uslove da povrće bude sveže i ukusno. Pametni FlexSystem u svakoj BioFresh fioci osigurava da sve bude uredno i da se lako pronade. Savršena svežina za ishranu sa mnogo povrća.

Samostojeći frižideri sa zamrzivačem



← 60 →

CBNbda 572i

plus

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

116 / 0,317 kWh

Ukupan obim l:

360 l

Volumen: Frižider: 158,8 l / BioFresh deo: 98,9 l / Zamrzivač: 103 l

Klasa buke: 34 db(A) / B SuperSilent

Klimatska klasa: SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / bočne strane: BlackSteel / Crna



← 60 →

CBNa 572i

plus

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

116 / 0,317 kWh

Ukupan obim l:


360 l

Volumen: Frižider: 158,8 l / BioFresh deo: 98,9 l / Zamrzivač: 103 l

Klasa buke: 34 db(A) / B SuperSilent

Klimatska klasa: SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / bočne strane: bela / bela



Upravljanje

- Monohromatski LC displej iza vrata, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja, FlexCube
- GlassLine površine za odlaganje: 4, od toga mogu da se podele: 1
- Integrisana polica za flaše
- BioFresh safes: 2, Fruit & Vegetable safes: 1, Meat & Dairy safes: 1
- EasyFresh safes: 0
- LED svetlo na gornjem delu

Zamrzivač

- Fioke: 3, VarioSpace
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 20,00 h

- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 10,00 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Dodatne prednosti opreme

- Vertikalna Rukohvat
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima



Upravljanje

- Monohromatski LC displej iza vrata, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja, FlexCube
- GlassLine površine za odlaganje: 4, od toga mogu da se podele: 1
- Integrisana polica za flaše
- BioFresh safes: 2, na teleskopskim policama za izvlačenje, Fruit & Vegetable safes: 1, Meat & Dairy safes: 1
- EasyFresh safes: 0
- LED svetlo na gornjem delu

Zamrzivač

- Fioke: 3, VarioSpace
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 20,00 h

- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 10,00 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Dodatne prednosti opreme

- Vertikalna Rukohvat
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima

Samostojeći frižideri sa zamrzivačem



← 60 →

CBNdgc 5733 plus

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	181 / 0,495 kWh
Ukupan obim ¹ :	360 l
Volumen:	Frižider: 158,8 l / BioFresh deo: 98,9 l / Zamrzivač: 103 l
Klasa buke:	35 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Vrata / bočne strane:	



Upravljanje

- Monohromatski LC displej iza vrata, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja, FlexCube
- GlassLine površine za odlaganje: 4, od toga mogu da se podele: 1
- Integrisana polica za flaše
- BioFresh safes: 2, Fruit & Vegetable safes: 1, Meat & Dairy safes: 1
- EasyFresh safes: 0
- LED svetlo na gornjem delu

Zamrzivač

- Fioke: 3, VarioSpace
- Posuda za kockice leda
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 20,00 h

- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 10,00 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Dodatne prednosti opreme

- Šipkasta ručka sa integrisanom mehanikom za otvaranje
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenjiva zaptivka na vratima



← 60 →

CBNdgc 5723 plus

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	181 / 0,495 kWh
Ukupan obim ¹ :	360 l
Volumen:	Frižider: 158,8 l / BioFresh deo: 98,9 l / Zamrzivač: 103 l
Klasa buke:	35 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Vrata / bočne strane:	



Upravljanje

- Monohromatski LC displej iza vrata, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja, FlexCube
- GlassLine površine za odlaganje: 4, od toga mogu da se podele: 1
- Integrisana polica za flaše
- BioFresh safes: 2, Fruit & Vegetable safes: 1, Meat & Dairy safes: 1
- EasyFresh safes: 0
- LED svetlo na gornjem delu

Zamrzivač

- Fioke: 3, VarioSpace
- Posuda za kockice leda
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 20,00 h

- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 10,00 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Dodatne prednosti opreme

- Vertikalna Rukohvat
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenjiva zaptivka na vratima

Samostojeći frižideri sa zamrzivačem



← 60 →

CBNc 5723

plus

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

181 / 0,495 kWh

Ukupan obim l:


360 l

Volumen: Frižider: **158,8 l** / BioFresh deo: **98,9 l** / Zamrzivač: **103 l**

Klasa buke: **35 db(A) / B SuperSilent**

Klimatska klasa: **SN-T (od +10 °C do +43 °C)**

Vrata / bočne strane: **bela / bela**



Upravljanje

- Monohromatski LC displej iza vrata, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja, FlexCube
- GlassLine površine za odlaganje: 4, od toga mogu da se podele: 1
- Integrirana polica za flaše
- BioFresh safes: 2, Fruit & Vegetable safes: 1, Meat & Dairy safes: 1
- EasyFresh safes: 0
- LED svetlo na gornjem delu

Zamrzivač

- Fioke: 3, VarioSpace
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 20,00 h

- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 10,00 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Dodatne prednosti opreme

- Vertikalna Rukohvat
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenljivo
- Promenljiva zaptivka na vratima



← 60 →

CNgbc 5723

plus

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

162 / 0,443 kWh

Ukupan obim l:


371 l

Volumen: Frižider: **267,9 l** / Zamrzivač: **103 l**

Klasa buke: **35 db(A) / B SuperSilent**

Klimatska klasa: **SN-T (od +10 °C do +43 °C)**

Vrata / bočne strane: **GlassBlack / srebrna**



Upravljanje

- Monohromatski LC displej iza vrata, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja, FlexCube
- GlassLine površine za odlaganje: 5, od toga mogu da se podele: 1
- polica za flaše
- EasyFresh safes: 1 sa dizajnom sa integrisanom fiokom
- LED svetlo na gornjem delu

Zamrzivač

- Fioke: 3, VarioSpace
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 20,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 10,00 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Dodatne prednosti opreme

- Vertikalna Rukohvat
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenljivo
- Promenljiva zaptivka na vratima

Samostojeći frižideri sa zamrzivačem



← 60 →

CNgwc 5723

plus

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

162 / 0,443 kWh

Ukupan obim l:

371 l

Volumen:

Frižider: 267,9 l / Zamrzivač: 103 l

Klasa buke:


35 db(A) / B SuperSilent

Klimatska klasa:

SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / bočne strane:

bela / srebrna



Upravljanje

- Monohromatski LC displej iza vrata, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Dodatne prednosti opreme

- Vertikalna Rukohvat
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenjiva zaptivka na vratima

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja, FlexCube
- GlassLine površine za odlaganje: 5, od toga mogu da se podele: 1
- polica za flaše
- EasyFresh safes: 1 sa dizajnom sa integrisanom fiokom
- LED svetlo na gornjem delu

Zamrzivač

- Fioke: 3, VarioSpace
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 20,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 10,00 kg
- Police od sigurnosnog stakla



← 60 →

CNbda 5723

plus

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

104 / 0,284 kWh

Ukupan obim l:

371 l

Volumen:

Frižider: 267,9 l / Zamrzivač: 103 l

Klasa buke:

34 db(A) / B SuperSilent

Klimatska klasa:

SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / bočne strane:

BlackSteel / Crna



Upravljanje

- Monohromatski LC displej iza vrata, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Dodatne prednosti opreme

- Vertikalna Rukohvat
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenjiva zaptivka na vratima

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja, FlexCube
- GlassLine površine za odlaganje: 5, od toga mogu da se podele: 1
- polica za flaše
- EasyFresh safes: 1 sa dizajnom sa integrisanom fiokom
- LED svetlo na gornjem delu

Zamrzivač

- Fioke: 3, VarioSpace
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 20,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 10,00 kg
- Police od sigurnosnog stakla



FlexCube

Želite da bezbedno skladištite male tube, otvorene čašice pavlake ili prepeličja jaja? FlexCube vam to omogućava: Njegovi otvori različitih veličina pružaju prostor za veliki izbor manjih artikala. Kompaktna veličina prostora FlexCube znači da možete staviti nekoliko njih u frižider. FlexCube je pogodan za pranje u mašini i odgovara svim Liebherr nosačima za flaše i limenke.



EasyTwist-Ice

Bilo da je reč o letnjem danu ili zabavi: Zahvaljujući EasyTwist Ice funkciji, zaliha leda može se brzo i lako pripremiti – bez potrebe za fiksnim priključkom za vodu. Jednostavno napunite rezervoar vodom, ostavite da se zamrzne, a zatim jednim pokretom oslobodite gotove kocke leda – i spremni ste za posluživanje rashlađenih pića. EasyTwist-Ice je jednostavan za čišćenje i obezbeđuje higijensku proizvodnju kockica leda u svakom trenutku.



← 60 →

CNsda 5723

plus

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

104 / 0,284 kWh

Ukupan obim ¹:

371 l

Volumen:

Frižider: 267,9 l / Zamrzivač: 103 l

Klasa buke:

34 db(A) / B SuperSilent

Klimatska klasa:

SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / bočne strane:

SmartSteel / srebrna



Upravljanje

- Monohromatski LC displej iza vrata, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Dodatne prednosti opreme

- Vertikalna Rukohvat
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenljivo
- Promenljiva zaptivka na vratima

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja, FlexCube
- GlassLine površine za odlaganje: 5, od toga mogu da se podele: 1
- police za flaše
- EasyFresh safes: 1 sa dizajnom sa integrisanom fiokom
- LED svetlo na gornjem delu

Zamrzivač

- Fioke: 3, VarioSpace
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 20,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 10,00 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Samostojeći frižideri sa zamrzivačem



← 60 →

CNsdb 5723

plus

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

129 / 0,353 kWh

Ukupan obim l:

371 l

Volumen:

Frižider: 267,9 l / Zamrzivač: 103 l

Klasa buke:


34 db(A) / B SuperSilent

Klimatska klasa:

SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / bočne strane:

SmartSteel / srebrna



Upravljanje

- Monohromatski LC displej iza vrata, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- SmartDeviceBox: kao opciona pripora
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Dodatne prednosti opreme

- Vertikalna Rukohvat
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenljivo
- Promenljiva zaptivka na vratima

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja, FlexCube
- GlassLine površine za odlaganje: 5, od toga mogu da se podele: 1
- polica za flaše
- EasyFresh safes: 1 sa dizajnom sa integrisanom fiokom
- LED svetlo na gornjem delu

Zamrzivač

- Fioka: 3, VarioSpace
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 20,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 10,00 kg
- Police od sigurnosnog stakla



← 60 →

CNa 5713

pure

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

104 / 0,284 kWh

Ukupan obim l:

371 l

Volumen:

Frižider: 267,9 l / Zamrzivač: 103 l

Klasa buke:

34 db(A) / B SuperSilent

Klimatska klasa:

SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / bočne strane:

bela / bela



Upravljanje

- Monohromatski LC displej iza vrata, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- SmartDeviceBox: kao opciona pripora
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Dodatne prednosti opreme

- Šipkasta ručka sa integrisanom mehanikom za otvaranje
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenljivo
- Promenljiva zaptivka na vratima

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja
- GlassLine površine za odlaganje: 5
- EasyFresh safes: 1 sa dizajnom sa integrisanom fiokom
- LED svetlo na gornjem delu

Zamrzivač

- Fioka: 3, VarioSpace
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 20,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 10,00 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Samostojeći frižideri sa zamrzivačem



← 60 →

CNc 5713

pure

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

162 / 0,443 kWh

Ukupan obim l:

371 l

Volumen:

Frižider: **267,9 l** / Zamrzivač: **103 l**

Klasa buke:

35 db(A) / B SuperSilent

Klimatska klasa:

SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / bočne strane:

bela / bela



Upravljanje

- Monohromatski LC displej iza vrata, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Dodatne prednosti opreme

- Šipkasta ručka sa integrisanom mehanikom za otvaranje
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja
- GlassLine površine za odlaganje: 5
- EasyFresh safes: 1 sa dizajnom sa integrisanom fiokom
- LED svetlo na gornjem delu

Zamrzivač

- Fioke: 3, VarioSpace
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 20,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 10,00 kg
- Police od sigurnosnog stakla



← 60 →

CNdgc 5713

pure

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

162 / 0,443 kWh

Ukupan obim l:

371 l

Volumen:

Frižider: **267,9 l** / Zamrzivač: **103 l**

Klasa buke:

35 db(A) / B SuperSilent

Klimatska klasa:

SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / bočne strane:



Upravljanje

- Monohromatski LC displej iza vrata, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Dodatne prednosti opreme

- Šipkasta ručka sa integrisanom mehanikom za otvaranje
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja
- GlassLine površine za odlaganje: 5
- EasyFresh safes: 1 sa dizajnom sa integrisanom fiokom
- LED svetlo na gornjem delu

Zamrzivač

- Fioke: 3, VarioSpace
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 20,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 10,00 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Samostojeći frižideri sa zamrzivačem



← 60 →

CNsfd 5704

pure

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

210 / 0,575 kWh

Ukupan obim l:

359 l

Volumen:

Frižider: 227,1 l / Zamrzivač: 132 l

Klasa buke:

35 db(A) / B SuperSilent

Klimatska klasa:

SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / bočne strane:

SteelFinish / srebrna



Upravljanje

- Monohromatski LC displej iza vrata, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja
- GlassLine površine za odlaganje: 4
- EasyFresh safes: 1 sa dizajnom sa integrisanom fiokom
- LED svetlo na gornjem delu

Zamrzivač

- Fioke: 4, VarioSpace
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 20,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 10,00 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Dodatne prednosti opreme

- Vertikalna Rukohvat

- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenjiva zaptivka na vratima



← 60 →

CNd 5704

pure

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

210 / 0,575 kWh

Ukupan obim l:

359 l

Volumen:

Frižider: 227,1 l / Zamrzivač: 132 l

Klasa buke:

35 db(A) / B SuperSilent

Klimatska klasa:

SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / bočne strane:

bela / bela



Upravljanje

- Monohromatski LC displej iza vrata, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja
- GlassLine površine za odlaganje: 4
- EasyFresh safes: 1 sa dizajnom sa integrisanom fiokom
- LED svetlo na gornjem delu

Zamrzivač

- Fioke: 4, VarioSpace
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 20,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 10,00 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Dodatne prednosti opreme

- Vertikalna Rukohvat

Samostojeći frižideri sa zamrzivačem



← 60 →

CNsdc 5703

pure

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

162 / 0,443 kWh

Ukupan obim l:

371 l

Volumen:

Frižider: 267,9 l / Zamrzivač: 103 l

Klasa buke:

35 db(A) / B SuperSilent

Klimatska klasa:

SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / bočne strane:

SmartSteel / srebrna



Upravljanje

- Monohromatski LC displej iza vrata, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja
- GlassLine površine za odlaganje: 5
- EasyFresh safes: 1 sa dizajnom sa integrisanom fiokom
- LED svetlo na gornjem delu

Zamrzivač

- Fioke: 3, VarioSpace
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 20,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 10,00 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Dodatne prednosti opreme

- Vertikalna Rukohvat



← 60 →

CNdgc 5703

pure

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

162 / 0,443 kWh

Ukupan obim l:

371 l

Volumen:

Frižider: 267,9 l / Zamrzivač: 103 l

Klasa buke:

35 db(A) / B SuperSilent

Klimatska klasa:

SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / bočne strane:



Upravljanje

- Monohromatski LC displej iza vrata, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja
- GlassLine površine za odlaganje: 5
- EasyFresh safes: 1 sa dizajnom sa integrisanom fiokom
- LED svetlo na gornjem delu

Zamrzivač

- Fioke: 3, VarioSpace
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 20,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 10,00 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Dodatne prednosti opreme

- Vertikalna Rukohvat

Samostojeći frižideri sa zamrzivačem



← 60 →

CNc 5703

pure

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

162 / 0,443 kWh

Ukupan obim l:

371 l

Volumen:

Frižider: 267,9 l / Zamrzivač: 103 l

Klasa buke:

35 db(A) / B SuperSilent

Klimatska klasa:

SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / bočne strane:

bela / bela



Upravljanje

- Monohromatski LC displej iza vrata, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja
- GlassLine površine za odlaganje: 5
- EasyFresh safes: 1 sa dizajnom sa integrisanom fiokom
- LED svetlo na gornjem delu

Zamrzivač

- Fioke: 3, VarioSpace
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 20,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 10,00 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Dodatne prednosti opreme

- Vertikalna Rukohvat

- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenjiva zaptivka na vratima



← 60 →

CNsfd 5703

pure

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

203 / 0,556 kWh

Ukupan obim l:

371 l

Volumen:

Frižider: 267,9 l / Zamrzivač: 103 l

Klasa buke:

35 db(A) / B SuperSilent

Klimatska klasa:

SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / bočne strane:

SteelFinish / srebrna



Upravljanje

- Monohromatski LC displej iza vrata, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja
- GlassLine površine za odlaganje: 5
- EasyFresh safes: 1 sa dizajnom sa integrisanom fiokom
- LED svetlo na gornjem delu

Zamrzivač

- Fioke: 3, VarioSpace
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 20,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 10,00 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Dodatne prednosti opreme

- Vertikalna Rukohvat

Samostojeći frižideri sa zamrzivačem



← 60 →

CNd 5703

pure

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

203 / 0,556 kWh

Ukupan obim l:

371 l

Volumen:

Frižider: **267,9 l** / Zamrzivač: **103 l**

Klasa buke:

35 db(A) / B SuperSilent

Klimatska klasa:

SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / bočne strane:

bela / bela



Upravljanje

- Monohromatski LC displej iza vrata, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja
- GlassLine površine za odlaganje: 5
- EasyFresh safes: 1 sa dizajnom sa integrisanom fiokom
- LED svetlo na gornjem delu

Zamrzivač

- Fioke: 3, VarioSpace
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 20,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 10,00 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Dodatne prednosti opreme

- Vertikalna Rukohvat



← 60 →

CBNsda 5223

plus

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

109 / 0,298 kWh

Ukupan obim l:

320 l

Volumen:

Frižider: **164,7 l** / BioFresh deo: **52,9 l** / Zamrzivač: **103 l**

Klasa buke:


34 db(A) / B SuperSilent

Klimatska klasa:

SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / bočne strane:

SmartSteel / srebrna



Upravljanje

- Monohromatski LC displej iza vrata, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja, FlexCube
- GlassLine površine za odlaganje: 5, od toga mogu da se podele: 1
- Integrisana policica za flaše
- BioFresh safes: 1, Fruit & Vegetable safes: 1
- EasyFresh safes: 0
- LED svetlo na gornjem delu

Zamrzivač

- Fioke: 3, VarioSpace
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 20,00 h

- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 10,00 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Dodatne prednosti opreme

- Vertikalna Rukohvat
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima

Samostojeći frižideri sa zamrzivačem




← 60 →

CBNbda 5223

plus

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	109 / 0,298 kWh
Ukupan obim ¹ :	320 l
Volumen:	Frižider: 164,7 l / BioFresh deo: 52,9 l / Zamrzivač: 103 l
Klasa buke:	34 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Vrata / bočne strane:	BlackSteel / Crna



Upravljanje

- Monohromatski LC displej iza vrata, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja, FlexCube
- GlassLine površine za odlaganje: 5, od toga mogu da se podele: 1
- Integrisana polica za flaše
- BioFresh safes: 1, Fruit & Vegetable safes: 1
- EasyFresh safes: 0
- LED svetlo na gornjem delu

Zamrzivač

- Fioke: 3, VarioSpace
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 20,00 h

- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 10,00 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Dodatne prednosti opreme

- Vertikalna Rukohvat
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima



← 60 →

CBNsfc 5223

plus

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	170 / 0,465 kWh
Ukupan obim ¹ :	320 l
Volumen:	Frižider: 164,7 l / BioFresh deo: 52,9 l / Zamrzivač: 103 l
Klasa buke:	35 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Vrata / bočne strane:	SteelFinish / srebrna



Upravljanje

- Monohromatski LC displej iza vrata, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja, FlexCube
- GlassLine površine za odlaganje: 5, od toga mogu da se podele: 1
- Integrisana polica za flaše
- BioFresh safes: 1, Fruit & Vegetable safes: 1
- EasyFresh safes: 0
- LED svetlo na gornjem delu

Zamrzivač

- Fioke: 3, VarioSpace
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 20,00 h

- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 10,00 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Dodatne prednosti opreme

- Vertikalna Rukohvat
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima

Samostojeći frižideri sa zamrzivačem



← 60 →

CBNc 5223

plus

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

170 / 0,465 kWh

Ukupan obim l:

320 l

Volumen: Frižider: 164,7 l / BioFresh deo: 52,9 l / Zamrzivač: 103 l

Klasa buke: 35 db(A) / B SuperSilent

Klimatska klasa: SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / bočne strane: bela / bela



← 60 →

CNbdb 5223

plus

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

128 / 0,350 kWh

Ukupan obim l:


330 l

Volumen: Frižider: 227,1 l / Zamrzivač: 103 l

Klasa buke: 34 db(A) / B SuperSilent

Klimatska klasa: SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / bočne strane: BlackSteel / Crna



Upravljanje

- Monohromatski LC displej iza vrata, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja, FlexCube
- GlassLine površine za odlaganje: 5, od toga mogu da se podele: 1
- Integrirana polica za flaše
- BioFresh safes: 1, Fruit & Vegetable safes: 1
- EasyFresh safes: 0
- LED svetlo na gornjem delu


Zamrzivač

- Fioke: 3, VarioSpace
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 20,00 h

- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 10,00 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Dodatne prednosti opreme

- Vertikalna Rukohvat
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima



Upravljanje

- Monohromatski LC displej iza vrata, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja, FlexCube
- GlassLine površine za odlaganje: 4, od toga mogu da se podele: 1
- polica za flaše
- EasyFresh safes: 1 sa dizajnom sa integrisanom fiokom
- LED svetlo na gornjem delu

Zamrzivač

- Fioke: 3, VarioSpace
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 20,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 10,00 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Dodatne prednosti opreme

- Vertikalna Rukohvat
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima




← 60 →

CNsdb 5223

plus

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	128 / 0,350 kWh
Ukupan obim l:	330 l
Volumen:	Frižider: 227,1 l / Zamrzivač: 103 l
Klasa buke:	34 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Vrata / bočne strane:	SmartSteel / srebrna



Upravljanje

- Monohromatski LC displej iza vrata, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Dodatne prednosti opreme

- Vertikalna Rukohvat
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja, FlexCube
- GlassLine površine za odlaganje: 4, od toga mogu da se podele: 1
- polica za flaše
- EasyFresh safes: 1 sa dizajnom sa integrisanom fiokom
- LED svetlo na gornjem delu

Zamrzivač

- Fiokle: 3, VarioSpace
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 20,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 10,00 kg
- Police od sigurnosnog stakla



← 60 →

CNb 5213

pure

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	128 / 0,350 kWh
Ukupan obim l:	330 l
Volumen:	Frižider: 227,1 l / Zamrzivač: 103 l
Klasa buke:	34 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Vrata / bočne strane:	bela / bela



Upravljanje

- Monohromatski LC displej iza vrata, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Dodatne prednosti opreme

- Šipkasta ručka sa integrisanom mehanikom za otvaranje
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja
- GlassLine površine za odlaganje: 4
- EasyFresh safes: 1 sa dizajnom sa integrisanom fiokom
- LED svetlo na gornjem delu

Zamrzivač

- Fiokle: 3, VarioSpace
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 20,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 10,00 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Samostojeći frižideri sa zamrzivačem



← 60 →

CNc 5213

pure

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

161 / 0,441 kWh

Ukupan obim l:

330 l

Volumen:

Frižider: 227,1 l / Zamrzivač: 103 l

Klasa buke:

35 db(A) / B SuperSilent

Klimatska klasa:

SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / bočne strane:

bela / bela



Upravljanje

- Monohromatski LC displej iza vrata, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Dodatne prednosti opreme

- Šipkasta ručka sa integrisanom mehanikom za otvaranje
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja
- GlassLine površine za odlaganje: 4
- EasyFresh safes: 1 sa dizajnom sa integrisanom fiokom
- LED svetlo na gornjem delu

Zamrzivač

- Fioke: 3, VarioSpace
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 20,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 10,00 kg
- Police od sigurnosnog stakla



← 60 →

CNdgc 5213

pure

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

161 / 0,441 kWh

Ukupan obim l:

330 l

Volumen:

Frižider: 227,1 l / Zamrzivač: 103 l

Klasa buke:

35 db(A) / B SuperSilent

Klimatska klasa:

SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / bočne strane:



Upravljanje

- Monohromatski LC displej iza vrata, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Dodatne prednosti opreme

- Šipkasta ručka sa integrisanom mehanikom za otvaranje
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja
- GlassLine površine za odlaganje: 4
- EasyFresh safes: 1 sa dizajnom sa integrisanom fiokom
- LED svetlo na gornjem delu

Zamrzivač

- Fioke: 3, VarioSpace
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 20,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 10,00 kg
- Police od sigurnosnog stakla



← 60 →

CNsfd 5204

pure

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	202 / 0,553 kWh
Ukupan obim ¹ :	319 l
Volumen:	Frižider: 187,1 l / Zamrzivač: 132 l
Klasa buke:	35 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Vrata / bočne strane:	SteelFinish / srebrna



Upravljanje

- Monohromatski LC displej iza vrata, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja
- GlassLine površine za odlaganje: 3
- EasyFresh safes: 1 sa dizajnom sa integrisanom fiokom
- LED svetlo na gornjem delu

Zamrzivač

- Fioke: 4, VarioSpace
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 20,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 10,00 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Dodatne prednosti opreme

- Vertikalna Rukohvat

- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenjiva zaptivka na vratima



← 60 →

CNd 5204

pure

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	202 / 0,553 kWh
Ukupan obim ¹ :	319 l
Volumen:	Frižider: 187,1 l / Zamrzivač: 132 l
Klasa buke:	35 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Vrata / bočne strane:	bela / bela



Upravljanje

- Monohromatski LC displej iza vrata, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja
- GlassLine površine za odlaganje: 3
- EasyFresh safes: 1 sa dizajnom sa integrisanom fiokom
- LED svetlo na gornjem delu

Zamrzivač

- Fioke: 4, VarioSpace
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 20,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 10,00 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Dodatne prednosti opreme

- Vertikalna Rukohvat

Samostojeći frižideri sa zamrzivačem



← 60 →

CNsdc 5203

pure

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

161 / 0,441 kWh

Ukupan obim l:

330 l

Volumen:

Frižider: 227,1 l / Zamrzivač: 103 l

Klasa buke:

35 db(A) / B SuperSilent

Klimatska klasa:

SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / bočne strane:

SmartSteel / srebrna



Upravljanje

- Monohromatski LC displej iza vrata, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja
- GlassLine površine za odlaganje: 4
- EasyFresh safes: 1 sa dizajnom sa integrisanom fiokom
- LED svetlo na gornjem delu

Zamrzivač

- Fioke: 3, VarioSpace
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 20,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 10,00 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Dodatne prednosti opreme

- Vertikalna Rukohvat



← 60 →

CNdgc 5203

pure

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

161 / 0,441 kWh

Ukupan obim l:

330 l

Volumen:

Frižider: 227,1 l / Zamrzivač: 103 l

Klasa buke:

35 db(A) / B SuperSilent

Klimatska klasa:

SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / bočne strane:



Upravljanje

- Monohromatski LC displej iza vrata, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja
- GlassLine površine za odlaganje: 4
- EasyFresh safes: 1 sa dizajnom sa integrisanom fiokom
- LED svetlo na gornjem delu

Zamrzivač

- Fioke: 3, VarioSpace
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 20,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 10,00 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Dodatne prednosti opreme

- Vertikalna Rukohvat



← 60 →

CNc 5203

pure

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

161 / 0,441 kWh

Ukupan obim l:

330 l

Volumen:

Frižider: 227,1 l / Zamrzivač: 103 l

Klasa buke:

35 db(A) / B SuperSilent

Klimatska klasa:

SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / bočne strane:

bela / bela



Upravljanje

- Monohromatski LC displej iza vrata, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja
- GlassLine površine za odlaganje: 4
- EasyFresh safes: 1 sa dizajnom sa integrisanom fiokom
- LED svetlo na gornjem delu

Zamrzivač

- Fioke: 3, VarioSpace
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 20,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 10,00 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Dodatne prednosti opreme

- Vertikalna Rukohvat

- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenjiva zaptivka na vratima



← 60 →

CNsfd 5203

pure

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

201 / 0,550 kWh

Ukupan obim l:

330 l

Volumen:

Frižider: 227,1 l / Zamrzivač: 103 l

Klasa buke:

35 db(A) / B SuperSilent

Klimatska klasa:

SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / bočne strane:

SteelFinish / srebrna



Upravljanje

- Monohromatski LC displej iza vrata, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja
- GlassLine površine za odlaganje: 4
- EasyFresh safes: 1 sa dizajnom sa integrisanom fiokom
- LED svetlo na gornjem delu

Zamrzivač

- Fioke: 3, VarioSpace
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 20,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 10,00 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Dodatne prednosti opreme

- Vertikalna Rukohvat

Samostojeći frižideri sa zamrzivačem



← 60 →

CNdgd 5203
pure

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

201 / 0,550 kWh

Ukupan obim l:

330 l

Volumen:

Frižider: **227,1 l** / Zamrzivač: **103 l**

Klasa buke:

35 db(A) / B SuperSilent

Klimatska klasa:

SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / bočne strane:



← 60 →

CNd 5203
pure

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

201 / 0,550 kWh

Ukupan obim l:

330 l

Volumen:

Frižider: **227,1 l** / Zamrzivač: **103 l**

Klasa buke:

35 db(A) / B SuperSilent

Klimatska klasa:

SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / bočne strane:

bela / bela



Upravljanje

- Monohromatski LC displej iza vrata, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja
- GlassLine površine za odlaganje: 4
- EasyFresh safes: 1 sa dizajnom sa integrisanom fiokom
- LED svetlo na gornjem delu

Zamrzivač

- Fioke: 3, VarioSpace
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 20,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 10,00 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Dodatne prednosti opreme

- Vertikalna Rukohvat



Upravljanje

- Monohromatski LC displej iza vrata, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za frižider i zamrzivač
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja
- GlassLine površine za odlaganje: 4
- EasyFresh safes: 1 sa dizajnom sa integrisanom fiokom
- LED svetlo na gornjem delu

Zamrzivač

- Fioke: 3, VarioSpace
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 20,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 10,00 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Dodatne prednosti opreme

- Vertikalna Rukohvat



CUef 3331

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	224 / 0,613 kWh
Ukupan obim ¹ :	296 l
Volumen:	Fržider: 212,4 l / Zamrzivač: 84 l
Klasa buke:	38 db(A) / C
Klimatska klasa:	SN-ST (od +10 °C do +38 °C)
Vrata / bočne strane:	SmartSteel / srebrna



Upravljanje

- Mehaničko upravljanje u unutrašnjosti, regulator
- Podesiva rashladna kola: 1

Fržider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja
- GlassLine površine za odlaganje: 4
- polica za flaše
- LED rasveta

Zamrzivač

- Fioke: 3, VarioSpace
- Posuda za kockice leda
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 16,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 4,00 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Dodatne prednosti opreme

- Rukohvat
- Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Brava



CUel 3331

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	224 / 0,613 kWh
Ukupan obim ¹ :	296 l
Volumen:	Fržider: 212,4 l / Zamrzivač: 84 l
Klasa buke:	38 db(A) / C
Klimatska klasa:	SN-ST (od +10 °C do +38 °C)
Vrata / bočne strane:	izgled nerđajućeg čelika / srebrna



Upravljanje

- Mehaničko upravljanje u unutrašnjosti, regulator
- Podesiva rashladna kola: 1

Fržider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja
- GlassLine površine za odlaganje: 4
- polica za flaše
- LED rasveta

Zamrzivač

- Fioke: 3, VarioSpace
- Posuda za kockice leda
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 16,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 4,00 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Dodatne prednosti opreme

- Rukohvat
- Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Brava

Samostojeći frižideri sa zamrzivačem



← 55 →

CU 3331

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

224 / 0,613 kWh

Ukupan obim ¹:

296 l

Volumen:

Frizider: **212,4 l** / Zamrzivač: **84 l**

Klasa buke:

38 db(A) / C

Klimatska klasa:

SN-ST (od +10 °C do +38 °C)

Vrata / bočne strane:

bela / bela



Upravljanje

- Mehaničko upravljanje u unutrašnjosti, regulator
- Podesiva rashladna kola: 1

Frizider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja
- GlassLine površine za odlaganje: 4
- polica za flaše
- LED rasveta

Zamrzivač

- Fioke: 3, VarioSpace
- Posuda za kockice leda
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 16,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 4,00 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Dodatne prednosti opreme

- Rukohvat
- Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Brava



← 55 →

CUel 2831

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

192 / 0,526 kWh

Ukupan obim ¹:

265 l

Volumen:

Frizider: **212,4 l** / Zamrzivač: **54 l**

Klasa buke:

38 db(A) / C

Klimatska klasa:

SN-ST (od +10 °C do +38 °C)

Vrata / bočne strane:

izgled nerđajućeg čelika / srebrna



Upravljanje

- Mehaničko upravljanje u unutrašnjosti, regulator
- Podesiva rashladna kola: 1

Frizider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja
- GlassLine površine za odlaganje: 4
- polica za flaše
- LED rasveta

Zamrzivač

- Fioke: 2, VarioSpace
- Posuda za kockice leda
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 14,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 3,00 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Dodatne prednosti opreme

- Rukohvat
- Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Brava



← 55 →

CU 2831

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	192 / 0,526 kWh
Ukupan obim ¹ :	265 l
Volumen:	Frizider: 212,4 l / Zamrzivač: 54 l
Klasa buke:	38 db(A) / C
Klimatska klasa:	SN-ST (od +10 °C do +38 °C)
Vrata / bočne strane:	bela / bela



Upravljanje

- Mehaničko upravljanje u unutrašnjosti, regulator
- Podesiva rashladna kola: 1

Frizider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja
- GlassLine površine za odlaganje: 4
- polica za flaše
- LED rasveta

Zamrzivač

- Fioke: 2, VarioSpace
- Posuda za kockice leda
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 14,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 3,00 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Dodatne prednosti opreme

- Rukohvat
- Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Brava



← 55 →

CTel 2931

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	190 / 0,520 kWh
Ukupan obim ¹ :	270 l
Volumen:	Frizider: 218,6 l / Zamrzivač: 52 l
Klasa buke:	37 db(A) / C
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Vrata / bočne strane:	izgled nerđajućeg čelika / srebrna



Upravljanje

- Mehaničko upravljanje u unutrašnjosti, regulator
- Podesiva rashladna kola: 1

Frizider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja
- GlassLine površine za odlaganje: 4
- LED rasveta

Zamrzivač

- Pregrada za zamrzavanje sa 4 zvezdice
- Posuda za kockice leda
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 20,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 2,50 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Dodatne prednosti opreme

- Rukohvat
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Brava

Samostojeći frižideri sa zamrzivačem



← 55 →

CT 2931

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

190 / 0,520 kWh

Ukupan obim ¹:

270 l

Volumen:

Frizider: **218,6 l** / Zamrzivač: **52 l**

Klasa buke:

37 db(A) / C

Klimatska klasa:

SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / bočne strane:

bela / bela



Upravljanje

- Mehaničko upravljanje u unutrašnjosti, regulator
- Podesiva rashladna kola: 1

Frizider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja
- GlassLine površine za odlaganje: 4
- LED rasveta

Zamrzivač

- Pregrada za zamrzavanje sa 4 zvezdice
- Posuda za kockice leda
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 20,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 2,50 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Dodatne prednosti opreme

- Rukohvat
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Brava



← 55 →

CTel 2531

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

181 / 0,495 kWh

Ukupan obim ¹:

233 l

Volumen:

Frizider: **189,5 l** / Zamrzivač: **44 l**

Klasa buke:

37 db(A) / C

Klimatska klasa:

SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / bočne strane:

izgled nerđajućeg čelika / srebrna



Upravljanje

- Mehaničko upravljanje u unutrašnjosti, regulator
- Podesiva rashladna kola: 1

Frizider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja
- GlassLine površine za odlaganje: 3
- LED rasveta

Zamrzivač

- Pregrada za zamrzavanje sa 4 zvezdice
- Posuda za kockice leda
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 17,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 2,50 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Dodatne prednosti opreme

- Rukohvat
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Brava



← 55 →

CT 2531

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h: **181 / 0,495 kWh**

Ukupan obim ¹: **233 l**

Volumen: Frižider: **189,5 l** / Zamrzivač: **44 l**

Klasa buke: **37 db(A) / C**

Klimatska klasa: **SN-T (od +10 °C do +43 °C)**

Vrata / bočne strane: **bela / bela**



Upravljanje

- Mehaničko upravljanje u unutrašnjosti, regulator
- Podesiva rashladna kola: 1

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja
- GlassLine površine za odlaganje: 3
- LED rasveta

Zamrzivač

- Pregrada za zamrzavanje sa 4 zvezdice
- Posuda za kockice leda
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 17,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 2,50 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Dodatne prednosti opreme

- Rukohvat
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Brava



← 55 →

CT 2131

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h: **181 / 0,495 kWh**

Ukupan obim ¹: **196 l**

Volumen: Frižider: **152,2 l** / Zamrzivač: **44 l**

Klasa buke: **37 db(A) / C**

Klimatska klasa: **SN-T (od +10 °C do +43 °C)**

Vrata / bočne strane: **bela / bela**



Upravljanje

- Mehaničko upravljanje u unutrašnjosti, regulator
- Podesiva rashladna kola: 1

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja
- GlassLine površine za odlaganje: 3
- LED rasveta

Zamrzivač

- Pregrada za zamrzavanje sa 4 zvezdice
- Posuda za kockice leda
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 17,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 2,50 kg
- Police od sigurnosnog stakla

Dodatne prednosti opreme

- Rukohvat
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Brava



Frižideri



RBsdc 525i ○ Serija Prime

Samostojeći uređaji

Pregled serije



○ Serija Pure



◇ Serija Plus



⬡ Serija Prime



△ Serija Peak

	○ Serija Pure	◇ Serija Plus	⬢ Serija Prime	△ Serija Peak
Tehnologija svežine	EasyFresh na integrisanoj vodilici za fioku	EasyFresh na integrisanoj vodilici za fioku	EasyFresh na teleskopskim šinama	EasyFresh na teleskopskim šinama
		BioFresh na teleskopskim šinama	BioFresh uz SoftTelescopic	BioFresh Professional uz SoftTelescopic
				HydroBreeze
	Filter FreshAir	Filter FreshAir	Komora za ribu i morske plodove*	Komora za ribu i morske plodove*
Pogodnost i fleksibilnost		Staklena polica koja može da se rastavi	Staklena polica koja može da se rastavi	Staklena polica koja može da se rastavi
			SoftSystem mehanizam za nežno zatvaranje	SoftSystem mehanizam za nežno zatvaranje
		VarioSafe*	VarioSafe	VarioSafe
			VarioBoxes	VarioBoxes
			Posuda za puter	Posuda za maslac
	Tacna za jaja	Tacna za jaja	Podesiva posuda za jaja	Podesiva posuda za jaja
		Polica za flaše	Polica za flaše	Polica za flaše
Dizajn				FlexSystem
	Plafonska rasveta	Plafonska ili bočna rasveta	LightTower	LightTower
			Rasveta u komori BioFresh	Rasveta u komori BioFresh
				Osvetljenje ventilatora
	Providno staklo	Providno staklo	Staklo sa satenskim finišem	Staklo sa satenskim finišem
	Ekran na dodir	Ekran na dodir	Ekran Touch & Swipe	Ekran Touch & Swipe
	Ekran iza vrata	Ekran iza vrata	Ekran iza vrata	Ekran iza vrata
Povezivanje (SmartDeviceBox)	Udubljena drška	Udubljena drška	Tanka ručka na vratima sa integrisanim mehanizmom za otvaranje	Udubljena drška
			Integrisano („i“ modeli)	Integrisano („i“ modeli)
Voda	Moguća naknadna ugradnja	Moguća naknadna ugradnja		InfinitySpring za modele koji mogu uporedno da se postavljaju

Različita oprema je **označena** u narednim višim serijama.

Jedinstvene funkcije



Komora za voće i povrće

Hrskava salata i jagode: najosetljivija hrana zaslužuje posebno mesto da bi duže bila sveža – u BioFresh komorama. U komori za voće i povrće temperatura je blizu 0 °C. Pošto je ovde u dodiru sa stalnom vlažnošću, zbog hermetičkog zatvaranja, raspakovano voće i povrće se dobro čuva. Ništa ne morate da podešavate.



EasyFresh

Garanciju svežine kod kuće kao na pijaci predstavlja naša komora EasyFresh. Bilo da je u pitanju sveže povrće ili voće, ovo osigurava optimalno skladištenje za sve. Zahvaljujući hermetičkom zatvaranju, hrana izaziva podizanje vlažnosti u komori. Zato hrana ostaje sveža dugo vremena.



LED

Za brzi pregled svega u frižideru: bočno LED svetlo pomaže da hrana bude vidljiva. LED svetla su postavljena tako da zraci svetla idu gore i dole. A LED svetla su integrisana u bočne zidove tako da je iskoristivi prostor u potpunosti sačuvan.



Polica za 3 flaše

Sada flaše stoje tamo gde i treba. Tri flaše čvrsto stoje na polici za 3 flaše u frižideru, spremne za upotrebu. Polica za flaše može da stane na svaku staklenu policu i zato je veoma fleksibilna. A ako vam je prostor potreban iz drugih razloga, samo izvadite policu iz frižidera.



LightTower

Uživajte u optimalno osvetljenoj unutrašnjosti: svetlo LightTower prikazuje hranu u najboljem svetlu i postavljeno je tako da je sve što držite u frižideru uvek osvetljeno. LightTower je ugrađen u bočne zidove zbog čega ima više prostora za hranu.



Zamena šarki na vratima, integrisani odeljak zamrzivača

Lako i brzo zamenite smer otvaranja vrata na odeljku zamrzivača sa 4*: Pametne klizne kontrole znači da ovo možete da uradite za par sekundi i bez ikakvih majstorskih veština. Samo prevucite kontrole na odeljku zamrzivača sa 4* desno ili levo – i to je to, gotovo!



Tanka ručka za vrata

Lako otvaranje: Praktična i elegantna tanka ručka za vrata sa integrisanim mehanizmom za otvaranje omogućava vam da bez problema otvarate vrata uređaja, čak i kada se više puta otvore u kratkim intervalima. Elegantne minimalističke ručke veoma lepo izgledaju na uređaju.



Polica u vratima

Da li želite bezbedan prostor za čuvanje pića ili hrane? A želite da budu lako dostupni? Naše police u vratima podesive po visini vam omogućavaju upravo to – zbog polica od sigurnosnog stakla i šina od nerđajućeg čelika. Klizni i uklonjivi držač za flašu takođe osigurava da flaše čvrsto stoje.



Višenamenska polica za flaše

Očekujete goste ili želite da rashladite više pića nego obično? Polica za flaše iznad BioFresh komora za skladištenje postoji upravo zbog ovog razloga. Samo uklonite staklenu policu iznad police za flaše jednim lakim korakom – i sada bezbedno možete da čuvate i rashlađujete flaše raznih veličina.



SoftTelescopic

Jedva čekate da otvorite komore BioFresh. Nije to samo zbog sveže hrane, nego i zbog lakog otvaranja – a zatvaranje je automatsko i amortizovano. Teleskopske šine nežno vode komoru prema vama. A pošto se potpuno izvlače, imate najbolji pregled sadržaja.



FlexSystem

Sitno i osetljivo voće u frižideru može lako da se otkotrlja iz vida ili se zdrobi. Zato vaš Liebherr uređaj dolazi sa sistemom FlexSystem. Dve kutije koje možete fleksibilno da postavljate u komori BioFresh omogućavaju da sve bude jasno poređano i organizovano. A bezbedno čuvaju čak i najsitniju malinu od gnječenja ili mešanja sa ostalom hranom.



Prostor za tepsiju

Da li želite da slatka pita koju ste ispekli ostane sveža? Ili ste možda pripremili picu koju ćete kasnije ispeći? Ako je tako, tepsiju prosto ubacite u svoj Liebherr uređaj – ima dosta prostora za tepsiju. Veoma praktično je to što možete da stavite i izvadite tepsiju kada su vrata otvorena pod uglom od 90°.

Samostojeći frižideri



← 60 →

RBb5c 528i

peak

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

107 / 0,293 kWh

Ukupan obim l:

384 l

Volumen:

Frižider: 246,2 l / BioFresh deo: 137,9 l

Klasa buke:

34 db(A) / B SuperSilent

Klimatska klasa:

SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / bočne strane:



← 60 →

RBsdc 525i

prime

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

108 / 0,295 kWh

Ukupan obim l:

386 l

Volumen:

Frižider: 245,8 l / BioFresh deo: 140,9 l

Klasa buke:

33 db(A) / B SuperSilent

Klimatska klasa:

SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / bočne strane:

SmartSteel / srebrna



Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4" iza vrata
- Digitalni prikaz temperature za frižider i BioFresh deo
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- VarioBox-ovi izvlače se, Promenljive Polica za jaja, Kutija za maslac
- GlassLine površine za odlaganje: 5, od toga mogu da se podele: 1
- Integrisana policica za flaše
- LED BioFresh svetlo
- BioFresh safes: 3, sa SoftTelescopic, Fruit & Vegetable safes: 1, sa HydroBreeze: 1, Fish & Seafood safes: 1, Meat & Dairy safes: 1, Fleksibilni sistem: 1
- , Fleksibilni sistem: 1
- EasyFresh safes: 0
- LED svetlosni panel, dvostrani

Dodatne prednosti opreme

- Vertikalna Rukohvat



Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4" iza vrata
- Digitalni prikaz temperature za frižider i BioFresh deo
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- GlassLine police, VarioBox-ovi izvlače se, Promenljive Polica za jaja, Kutija za maslac
- GlassLine površine za odlaganje: 5, od toga mogu da se podele: 1
- Integrisana policica za flaše
- LED BioFresh svetlo
- BioFresh safes: 3, sa SoftTelescopic, Fruit & Vegetable safes: 2, Meat & Dairy safes: 1
- EasyFresh safes: 0
- LED svetlosni panel, dvostrani

Dodatne prednosti opreme

- Šipkasta ručka sa integrisanom mehanikom za otvaranje



← 60 →

RBbsb 525i

prime

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	86 / 0,235 kWh
Ukupan obim ¹ :	386 l
Volumen:	Frizider: 245,8 l / BioFresh deo: 140,9 l
Klasa buke:	34 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Vrata / bočne strane:	



Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4" iza vrata
- Digitalni prikaz temperature za frižider i BioFresh deo
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima

Frizider (i BioFresh deo)

- VarioBox izvlače se, Promenljive
- Polica za jaja, Kutija za maslac
- GlassLine površine za odlaganje: 5, od toga mogu da se podele: 1
- Integrisana polica za flaše
- LED BioFresh svetlo
- BioFresh safes: 3, sa SoftTelescopic, Fruit & Vegetable safes: 2, Meat & Dairy safes: 1
- EasyFresh safes: 0
- LED svetlosni panel, dvostrani

Dodatne prednosti opreme

- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred



← 60 →

RBc 5220

plus

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	101 / 0,276 kWh
Ukupan obim ¹ :	382 l
Volumen:	Frizider: 288,7 l / BioFresh deo: 93,7 l
Klasa buke:	34 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Vrata / bočne strane:	bela / bela



Upravljanje

- Monohromatski LC displej iza vrata, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za frižider
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frizider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja, FlexCube
- GlassLine površine za odlaganje: 7, od toga mogu da se podele: 1
- Integrisana polica za flaše
- BioFresh safes: 2, Fruit & Vegetable safes: 1, Meat & Dairy safes: 1
- EasyFresh safes: 0
- LED svetlo na gornjem delu

Dodatne prednosti opreme

- Vertikalna Rukohvat
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima

Samostojeći frižideri



← 60 →

RBsfd 5221

plus

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

164 / 0,449 kWh

Ukupan obim l:

351 l

Volumen:

Frižider: 223 l / BioFresh deo: 93,9 l / Zamrzivač: 34 l

Klasa buke:

35 db(A) / B SuperSilent

Klimatska klasa:

SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / bočne strane:

SteelFinish / srebrna



Upravljanje

- Monohromatski LC displej iza vrata, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za frižider
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja, FlexCube
- GlassLine površine za odlaganje: 5, od toga mogu da se podele: 1
- Integrisana polica za flaše
- BioFresh safes: 2, Fruit & Vegetable safes: 1, Meat & Dairy safes: 1
- EasyFresh safes: 0
- LED svetlo, sa jedne strane

Zamrzivač

- Pregrada za zamrzavanje sa 4 zvezdice
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 16,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 5,00 kg

Dodatne prednosti opreme

- Vertikalna Rukohvat
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima



← 60 →

RBsfc 5220

plus

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

101 / 0,276 kWh

Ukupan obim l:

382 l

Volumen:

Frižider: 288,7 l / BioFresh deo: 93,7 l

Klasa buke:

34 db(A) / B SuperSilent

Klimatska klasa:

SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / bočne strane:

SteelFinish / srebrna



Upravljanje

- Monohromatski LC displej iza vrata, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za frižider
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja, FlexCube
- GlassLine površine za odlaganje: 7, od toga mogu da se podele: 1
- Integrisana polica za flaše
- BioFresh safes: 2, Fruit & Vegetable safes: 1, Meat & Dairy safes: 1
- EasyFresh safes: 0
- LED svetlo na gornjem delu

Dodatne prednosti opreme

- Vertikalna Rukohvat
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima



← 60 →

Rsfd 5220

plus

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	98 / 0,268 kWh
Ukupan obim ¹ :	399 l
Volumen:	Frizider: 399,1 l
Klasa buke:	35 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Vrata / bočne strane:	SteelFinish / srebrna



Upravljanje

- Monohromatski LC displej iza vrata, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima

Frizider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja, FlexCube
- GlassLine površine za odlaganje: 6, od toga mogu da se podele: 1
- polica za flaše
- EasyFresh safes: 1 sa dizajnom sa integrisanom fiokom
- Velika polica za voće i povrće sa delimičnim izvlačenjem na teleskopskim šinama
- LED svetlo na gornjem delu

Dodatne prednosti opreme

- Vertikalna Rukohvat
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkici nazad
- Stopice podesive po visini napred



← 60 →

Rd 5220

plus

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	98 / 0,268 kWh
Ukupan obim ¹ :	399 l
Volumen:	Frizider: 399,1 l
Klasa buke:	35 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Vrata / bočne strane:	bela / bela



Upravljanje

- Monohromatski LC displej iza vrata, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima

Frizider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja, FlexCube
- GlassLine površine za odlaganje: 6, od toga mogu da se podele: 1
- polica za flaše
- EasyFresh safes: 1 sa dizajnom sa integrisanom fiokom
- Velika polica za voće i povrće sa delimičnim izvlačenjem na teleskopskim šinama
- LED svetlo na gornjem delu

Dodatne prednosti opreme

- Vertikalna Rukohvat
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkici nazad
- Stopice podesive po visini napred

Standkühlschrank mit EasyFresh



← 60 →

RDsfd 5220

plus

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

98 / 0,268 kWh

Ukupan obim l:

399 l

Volumen:

Frižider: **399,6 l**

Klasa buke:

35 db(A) / B SuperSilent

Klimatska klasa:

SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / bočne strane:

SteelFinish / srebrna



Upravljanje

- Monohromatski LC displej iza vrata, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja, FlexCube
- GlassLine površine za odlaganje: 4, od toga mogu da se podele: 1
- EasyFresh safes: 1 sa dizajnom sa integrisanom fiokom
- Velika polica za voće i povrće sa delimičnim izvlačenjem na teleskopskim šinama
- LED svetlo na gornjem delu

Dodatne prednosti opreme

- Vertikalna Rukohvat
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred

- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima



← 60 →

Rd 5000

pure

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

93 / 0,254 kWh

Ukupan obim l:

348 l

Volumen:

Frižider: **348,6 l**

Klasa buke:

36 db(A) / C

Klimatska klasa:

SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / bočne strane:

bela / bela



Upravljanje

- Monohromatski LC displej iza vrata, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja
- GlassLine površine za odlaganje: 7
- EasyFresh safes: 1 sa dizajnom sa integrisanom fiokom
- LED svetlo na gornjem delu

Dodatne prednosti opreme

- Vertikalna Rukohvat
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima



← 60 →

Rd 4600

pure

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h: **89 / 0,243 kWh**

Ukupan obim ¹: **298 l**

Volumen: Frižider: **298,4 l**

Klasa buke: **37 db(A) / C**

Klimatska klasa: **SN-T (od +10 °C do +43 °C)**

Vrata / bočne strane: **bela / bela**



Upravljanje

- Monohromatski LC displej iza vrata, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja
- GlassLine površine za odlaganje: 6
- EasyFresh safes: 1 sa dizajnom sa integrisanom fiokom
- LED svetlo na gornjem delu

Dodatne prednosti opreme

- Vertikalna Rukohvat
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenjiva zaptivka na vratima



← 60 →

RBa 425i

prime



Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h: **46 / 0,126 kWh**

Ukupan obim ¹: **160 l**

Volumen: BioFresh deo: **160,6 l**

Klasa buke: **34 db(A) / B SuperSilent**

Klimatska klasa: **SN-T (od +10 °C do +43 °C)**

Vrata / bočne strane: **bela / bela**



Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4" iza vrata
- Digitalni prikaz temperature
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- BioFresh safes: 4, Meat & Dairy safes: 4, Po želji podesivo sa HydroSafe na DrySafe
- LED rasveta

Dodatne prednosti opreme

- Šipkasta ručka sa integrisanom mehanikom za otvaranje
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenjiva zaptivka na vratima

Standkühlschrank mit EasyFresh



← 60 →

Rd 4200

pure

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

84 / 0,230 kWh

Ukupan obim l:

247 l

Volumen:

Frizider: **247,2 l**

Klasa buke:

37 db(A) / C

Klimatska klasa:

SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / bočne strane:

bela / bela



← 55 →

Ksl 2834

Comfort

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

158 / 0,432 kWh

Ukupan obim l:

250 l

Volumen:

Frizider: **229,7 l** / Zamrzivač: **21 l**

Klasa buke:

38 db(A) / C

Klimatska klasa:

SN-ST (od +10 °C do +38 °C)

Vrata / bočne strane:

srebrna / srebrna



Upravljanje

- Monohromatski LC displej iza vrata, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frizider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja
- GlassLine površine za odlaganje: 5
- EasyFresh safes: 1 sa dizajnom sa integrisanom fiokom
- LED svetlo na gornjem delu

Dodatne prednosti opreme

- Vertikalna Rukohvat
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima

Upravljanje

- Mehaničko upravljanje u unutrašnjosti, regulator

· otvaranje vrata: desno zamenjivo

· Brava

Frizider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja
- GlassLine površine za odlaganje: 4
- polica za flaše
- LED rasveta

Zamrzivač

- Pregrada za zamrzavanje sa 4 zvezdice
- Posuda za kockice leda
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 8,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 4,50 kg

Dodatne prednosti opreme

- Tanka ručka od nerđajućeg čelika sa integrisanom mehanikom za otvaranje
- Transportne ručke nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred



K 2340

Comfort

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	101 / 0,276 kWh
Ukupan obim ¹ :	213 l
Volumen:	Frižider: 213,6 l
Klasa buke:	38 db(A) / C
Klimatska klasa:	SN-ST (od +10 °C do +38 °C)
Vrata / bočne strane:	bela / bela

Upravljanje

- Mehaničko upravljanje u unutrašnjosti, regulator

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja
- GlassLine površine za odlaganje: 5
- polica za flaše
- LED rasveta

Dodatne prednosti opreme

- Ergonomski dizajnirana tanka drška za vrata
- Transportne ručke nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Brava



K 2834

Comfort

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	158 / 0,432 kWh
Ukupan obim ¹ :	250 l
Volumen:	Frižider: 229,7 l / Zamrzivač: 21 l
Klasa buke:	38 db(A) / C
Klimatska klasa:	SN-ST (od +10 °C do +38 °C)
Vrata / bočne strane:	bela / bela

Upravljanje

- Mehaničko upravljanje u unutrašnjosti, regulator

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja
- GlassLine površine za odlaganje: 4
- polica za flaše
- LED rasveta

Zamrzivač

- Pregrada za zamrzavanje sa 4 zvezdice
- Posuda za kockice leda
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 8,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 4,50 kg

Dodatne prednosti opreme

- Ergonomski dizajnirana tanka drška za vrata
- Transportne ručke nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Brava



FNa 6635 ♦ Serija Plus

Zamrzivači

Pregled serije



○ Serija Pure



◇ Serija Plus



◻ Serija Prime



△ Serija Peak

	○ Serija Pure	◇ Serija Plus	⬢ Serija Prime	△ Serija Peak
Tehnologija svežine	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost
Pogodnost i fleksibilnost	EasyOpen	EasyOpen	EasyOpen	EasyOpen
	FrostProtect	FrostProtect	FrostProtect	FrostProtect
	Nagibna fioka *	Nagibna fioka	Nagibna fioka	Nagibna fioka
				SoftSystem mehanizam za nežno zatvaranje za modele koji mogu uporedno da se montiraju
	SpaceBox *	SpaceBox *	SpaceBox *	SpaceBox *
Dizajn	Integrirana vodilica za fioku	Integrirana vodilica za fioku	Integrirana vodilica za fioku	Fioke koje klize po teleskopskim šinama
		Posuda za kockice leda *		
		Posuda za zamrzavanje	Posuda za zamrzavanje	Posuda za zamrzavanje
			Akumulator za hladnoću	Akumulator za hladnoću
	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace
			Lampica statusa	Lampica statusa
			Osvetljenje odeljka u zamrzivaču	Osvetljenje odeljka u zamrzivaču
				Osvetljenje za IceMaker
	Ekran na dodir	Ekran na dodir	Ekran Touch & Swipe	Ekran Touch & Swipe
	Ekran iza vrata	Ekran iza vrata	Ekran iza vrata	Ekran iza vrata
Povezivanje (SmartDeviceBox)	Udubljena drška	Udubljena drška / tanka ručka vrata od nerđajućeg čelika sa integriranim mehanizmom za otvaranje *	Tanka ručka na vratima sa integriranim mehanizmom za otvaranje	Tanka ručka na vratima sa integriranim mehanizmom za otvaranje
Led	Moguća naknadna ugradnja	Moguća naknadna ugradnja	Integrirano („i“ modeli)	Integrirano („i“ modeli)
		EasyTwist-Ice ili IceTower za modele koji mogu uporedno da se montiraju	EasyTwist-Ice ili IceTower za modele koji mogu uporedno da se montiraju	EasyTwist-Ice ili IceTower
		Kašika za kockice leda za modele koji mogu uporedno da se montiraju	Kašika za kockice leda za modele koji mogu uporedno da se montiraju	Kašika za kockice leda za modele koji mogu uporedno da se montiraju

Različita oprema je **označena** u narednim višim serijama.

Ključne funkcije



NoFrost

Kada otvorite zamrzivač, želite da vidite zamrznutu hranu – a nikako led ili mraz. NoFrost štiti odeljak zamrzivača od neželjenog leda koji troši mnogo energije i može biti skup. NoFrost znači da nema više zamornog i dugotrajnog odmrzavanja odeljka zamrzivača i da imate više vremena za druge stvari, ali i uštedu.



Posuda za kockice leda s poklopcem

Velika posuda za led se lako puni vodom zahvaljujući praktičnom otvoru za punjenje. Poklopac čvrsto dihtuje tako da posudu možete lako da pomerate i postavljate u uređaj bez prosipanja.



Ekran Touch & Swipe

Kontrola Liebherr uređaja vrhovima prstiju zahvaljujući ekranu Touch & Swipe i možete intuitivno i s lakoćom da upravljate zamrzivačem. Samo dodirom ili prevlačenjem izaberite funkcije poput SuperFrost na ekranu u boji. Temperatura se jednako lako kontroliše. A šta ako ekran ne koristite aktivno? Onda pokazuje stvarnu temperaturu.



IceTower

Nikada vam neće nestati hladnog pića na zabavi. IceTower, u koji stane 5,7 kg kockica leda, pobrinuo se za to. Kašika za kockice leda i posuda na izvlačenje na teleskopskim šinama omogućavaju lak pristup kockicama leda. Dodatna umetnuta posuda omogućava da čuvate manje leda i ostavite prostora za zamrznutu hranu ispod. Susedna fioka omogućava prostor za čuvanje zamrznutih namirnica.



Ekran statusa

Želite da proverite da li je sve u redu s vašim uređajem? Ekran statusa na vratima uređaja vas obaveštava veoma brzo – vizuelno i zvučno. Plava lampica ukazuje na to da je sve u redu. Ako ipak postoji neki problem sa statusom, lampica na ekranu svetli crveno i trepće. Čuje se i zvuk upozorenja.



LED osvetljenje odeljka u zamrzivaču

Kada otvorite fioke u vašem Liebherr zamrzivaču, ne samo da vas dočeka prizor vaše hrane, nego i privlačno osvetljenje. Ovo omogućavaju snažna dugotrajna ekološka LED svetla. Zbog osvetljenja se još lakše vidi sav sadržaj, a ujedno je i jedinstveni element dizajna.



FrostProtect

Ne nalaze se svi zamrzivači u zagrejanim prostorijama. Neki stoje u hladnim garažama ili šupama. Dobro je da je vaš Liebherr uređaj idealno podešen za takva hladna okruženja jer su svi delovi osmišljeni za rad na ambijentalnim temperaturama do -15°C .



Akumulator za hladnoću

Akumulator za hladnoću dvostruko je koristan – i u zatvorenom i na otvorenom. U zamrzivaču održava hladnoću zamrznute hrane određeno vreme u slučaju nestanka struje. A pri ruci je za rashlađivanje hrane i pića kada ste napolju.



SpaceBox

U vaš Liebherr uređaj mogu da stanu velike stvari: Za čurku u XL veličini ili tortu od sladoleda na sprat prosto je potrebno više mesta. U vašem Liebherr uređaju nalazi se SpaceBox upravo zbog tog razloga: Uz priličnu visinu od 250 mm, nudi dosta dodatnog prostora, čak i za velike zamrznute stvari. Pomaže kod fleksibilnog čuvanja hrane.



EasyTwist-Ice

Bilo da je reč o letnjem danu ili zabavi: Zahvaljujući EasyTwist-Ice funkciji, zaliha leda može se brzo i lako pripremiti – bez potrebe za fiksnim priključkom za vodu. Samo napunite rezervoar vodom, ostavite da se zamrzne, a zatim jednim pokretom oslobodite gotove kocke leda – i spremni ste za posluženje rashlađenih pića. EasyTwist-Ice je jednostavan za čišćenje i obezbeđuje higijensku proizvodnju kockica leda u svakom trenutku.



EasyOpen

Da li se ovo dešavalo ranije? Nakon što stavite sve što ste kupili u zamrzivač, setite se da je nešto od hrane ostalo – i morate dobro da povučete vrata da biste ih ponovo otvorili. Ovo ne morate da radite uz vaš Liebherr uređaj. EasyOpen znači da vrata mogu da se otvore više puta zaredom na praktičan i lak način.



VarioSpace

Želite bezbedno da čuvate tortu od sladoleda do letnje zabave? Nije problem za vaš Liebherr zamrzivač: Ponekad vam treba više prostora, a on je spreman baš za to. Uz VarioSpace možete da uklonite pojedinačne fiokve zamrzivača i horizontalne staklene pregrade ispod njih i očas posla imate dodatni veliki prostor za skladištenje.

Samostojeći zamrzivači



← 70 →

FNC 727i

peak

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

178 / 0,487 kWh

Ukupan obim ¹:

363 l

Volumen:

Zamrzivač: **363 l**

Klasa buke:


34 db(A) / B SuperSilent

Klimatska klasa:

SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / bočne strane:

bela / bela



Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4" iza vrata
- Digitalni prikaz temperature
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Zamrzivač

- Fioke: 7, na teleskopskim policama za izvlačenje: 5, VarioSpace
- LED svetlo
- Prikaz statusa
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 19,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 19,00 kg
- Rashladni umetak: 1
- Police od sigurnosnog stakla

Dodatne prednosti opreme

- Šipkasta ručka sa integrisanom mehanikom za otvaranje
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred

- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima



← 70 →

FNC 7227

plus

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

178 / 0,487 kWh

Ukupan obim ¹:

363 l

Volumen:

Zamrzivač: **363 l**

Klasa buke:

36 db(A) / C

Klimatska klasa:

SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / bočne strane:

bela / bela



Upravljanje

- Monohromatski LC displej iza vrata, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Zamrzivač

- Fioke: 7, sa dizajnom sa integrisanom fiokom, VarioSpace
- Posuda za kockice leda
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 19,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 19,00 kg

Dodatne prednosti opreme

- Vertikalna Rukohvat
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima



← 70 →

FNa 6635

plus

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

99 / 0,271 kWh

Ukupan obim ¹:

260 l

Volumen:

Zamrzivač: **260 l**

Klasa buke:

33 db(A) / B SuperSilent

Klimatska klasa:

SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / bočne strane:

bela / bela



Upravljanje

- Monohromatski LC displej iza vrata, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Zamrzivač

- Fioke: 5, sa dizajnom sa integrisanom fiokom, VarioSpace
- Posuda za kockice leda
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 18,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 17,00 kg

Dodatne prednosti opreme

- Vertikalna Rukohvat
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenjiva zaptivka na vratima



← 70 →

FNa 6625

plus

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

99 / 0,271 kWh

Ukupan obim ¹:

260 l

Volumen:

Zamrzivač: **260 l**

Klasa buke:

33 db(A) / B SuperSilent

Klimatska klasa:

SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / bočne strane:

bela / bela



Upravljanje

- Monohromatski LC displej iza vrata, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Zamrzivač

- Fioke: 5, sa dizajnom sa integrisanom fiokom, VarioSpace
- Posuda za kockice leda
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 18,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 17,00 kg

Dodatne prednosti opreme

- Vertikalna Rukohvat
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenjiva zaptivka na vratima

Samostojeći zamrzivači



← 60 →

FNC 527i

peak

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

159 / 0,435 kWh

Ukupan obim l:

277 l

Volumen:

Zamrzivač: 278 l

Klasa buke:


33 db(A) / B SuperSilent

Klimatska klasa:

SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / bočne strane:

bela / bela



Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4" iza vrata
- Digitalni prikaz temperature
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima

Zamrzivač

- Fioke: 7, na teleskopskim policama za izvlačenje: 5, VarioSpace
- LED svetlo
- Prikaz statusa
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 16,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 18,00 kg
- Rashladni umetak: 1
- Police od sigurnosnog stakla

Dodatne prednosti opreme

- Šipkasta ručka sa integrisanom mehanikom za otvaranje
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred



← 60 →

FND 522i

plus

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

199 / 0,545 kWh

Ukupan obim l:

277 l

Volumen:

Zamrzivač: 278 l

Klasa buke:

36 db(A) / C

Klimatska klasa:

SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / bočne strane:

bela / bela



Upravljanje

- Monohromatski LC displej iza vrata, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Zamrzivač

- Fioke: 7, sa dizajnom sa integrisanom fiokom, VarioSpace
- Posuda za kockice leda
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 16,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 18,00 kg

Dodatne prednosti opreme

- Vertikalna Rukohvat
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima



← 60 →

FNd 5237

plus

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

199 / 0,545 kWhUkupan obim ¹:**277 l**

Volumen:

Zamrzivač: **278 l**

Klasa buke:

36 db(A) / C

Klimatska klasa:

SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / bočne strane:

bela / bela**Upravljanje**

- Monohromatski LC displej iza vrata, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Zamrzivač

- Fioke: 7, sa dizajnom sa integrisanom fiokom, VarioSpace
- Posuda za kockice leda
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 16,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 18,00 kg

Dodatne prednosti opreme

- Šipkasta ručka sa integrisanom mehanikom za otvaranje
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenljivo
- Promenljiva zaptivka na vratima



← 60 →

SFNd 5227

plus

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

199 / 0,545 kWhUkupan obim ¹:**277 l**

Volumen:

Zamrzivač: **278 l**

Klasa buke:

36 db(A) / C

Klimatska klasa:

SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / bočne strane:

bela / bela**Upravljanje**

- Monohromatski LC displej iza vrata, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Zamrzivač

- Fioke: 7, sa dizajnom sa integrisanom fiokom, VarioSpace
- Posuda za kockice leda
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 16,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 18,00 kg

Dodatne prednosti opreme

- Zidno grejanje desno, pogodno za kombinaciju sa drugim frižiderima, zamrzivačima i uređajima za hlađenje vina
- Vertikalna Rukohvat
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred

- otvaranje vrata: levo zamenljivo
- Promenljiva zaptivka na vratima

Zamrzivači

Hybrid model with



BluRoX



FNB 505i: otvaranje vrata za BluRoX tehnologiju

FNB 505i nije samo prvi zamrzivač od 165 cm sa opcijom NoFrost koji spada u novu klasu energetske efikasnosti B. Nego je i naš prvi model sa BluRoX tehnologijom: Inovativna kombinacija vakuuma i perlita ugrađena je u vrata i stvara neuporedivo energetski efikasnu i istovremeno kompaktnu izolaciju hladnoće. NoFrost tehnologija sprečava nakupljanje leda u odeljku zamrzivača i štedi energiju i novac.



← 60 →

FNB 505i prime

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

120 / 0,328 kWh

Ukupan obim ¹:

238 l

Volumen:

Zamrzivač: 238 l

Klasa buke:




31 db(A) / B SuperSilent

Klimatska klasa:

SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / bočne strane:

bela / bela



Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4" iza vrata
- Digitalni prikaz temperature
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Zamrzivač

- Fioke: 6, sa dizajnom sa integrisanom fiokom, VarioSpace
- LED svetlo
- Prikaz statusa
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 16,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 17,00 kg
- Rashladni umetak: 1

Dodatne prednosti opreme

- Šipkasta ručka sa integrisanom mehanikom za otvaranje
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima



← 60 →

FNe 5207

pure

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

249 / 0,682 kWh

Ukupan obim l:

277 l

Volumen:

Zamrzivač: 278 l

Klasa buke:

36 db(A) / C

Klimatska klasa:

SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / bočne strane:

bela / bela



Upravljanje

- Monohromatski LC displej iza vrata, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Zamrzivač

- Fioke: 7, sa dizajnom sa integrisanom fiokom, VarioSpace
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 16,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 18,00 kg

Dodatne prednosti opreme

- Vertikalna Rukohvat
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenljivo
- Promenjiva zaptivka na vratima



← 60 →

FNd 505i

prime



Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

188 / 0,515 kWh

Ukupan obim l:

238 l

Volumen:

Zamrzivač: 239 l

Klasa buke:


34 db(A) / B SuperSilent

Klimatska klasa:

SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / bočne strane:

bela / bela



Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4" iza vrata
- Digitalni prikaz temperature
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Zamrzivač

- Fioke: 6, sa dizajnom sa integrisanom fiokom, VarioSpace
- LED svetlo
- Prikaz statusa
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 16,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 17,00 kg
- Rashladni umetak: 1

Dodatne prednosti opreme

- Šipkasta ručka sa integrisanom mehanikom za otvaranje
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenljivo
- Promenjiva zaptivka na vratima

Samostojeći zamrzivači



← 60 →

FNd 5036

plus

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h: **188 / 0,515 kWh**

Ukupan obim ¹: **238 l**

Volumen: Zamrzivač: **239 l**

Klasa buke: **36 db(A) / C**

Klimatska klasa: **SN-T (od +10 °C do +43 °C)**

Vrata / bočne strane: **bela / bela**



Upravljanje

- Monohromatski LC displej iza vrata, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Zamrzivač

- Fioke: 6, sa dizajnom sa integrisanom fiokom, VarioSpace
- Posuda za kockice leda
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 16,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 17,00 kg

Dodatne prednosti opreme

- Šipkasta ručka sa integrisanom mehanikom za otvaranje
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenjiva zaptivka na vratima



← 60 →

FNe 5006

pure

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h: **235 / 0,643 kWh**

Ukupan obim ¹: **238 l**

Volumen: Zamrzivač: **239 l**

Klasa buke: **36 db(A) / C**

Klimatska klasa: **SN-T (od +10 °C do +43 °C)**

Vrata / bočne strane: **bela / bela**



Upravljanje

- Monohromatski LC displej iza vrata, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Zamrzivač

- Fioke: 6, sa dizajnom sa integrisanom fiokom, VarioSpace
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 16,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 17,00 kg

Dodatne prednosti opreme

- Vertikalna Rukohvat
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenjiva zaptivka na vratima



← 60 →

FNe 4605

pure

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h: **221 / 0,605 kWh**

Ukupan obim ¹: **199 l**

Volumen: Zamrzivač: **200 l**

Klasa buke: **36 db(A) / C**

Klimatska klasa: **SN-T (od +10 °C do +43 °C)**

Vrata / bočne strane: **bela / bela**



Upravljanje

- Monohromatski LC displej iza vrata, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Zamrzivač

- Fioke: 5, sa dizajnom sa integrisanom fiokom, VarioSpace
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 16,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 16,00 kg

Dodatne prednosti opreme

- Vertikalna Rukohvat
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenjiva zaptivka na vratima



← 60 →

FNe 4204

pure

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h: **208 / 0,569 kWh**

Ukupan obim ¹: **160 l**

Volumen: Zamrzivač: **161 l**

Klasa buke: **36 db(A) / C**

Klimatska klasa: **SN-T (od +10 °C do +43 °C)**

Vrata / bočne strane: **bela / bela**



Upravljanje

- Monohromatski LC displej iza vrata, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Zamrzivač

- Fioke: 4, sa dizajnom sa integrisanom fiokom, VarioSpace
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 15,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 15,00 kg

Dodatne prednosti opreme

- Vertikalna Rukohvat
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenjiva zaptivka na vratima



Zamrzivači u obliku sanduka



CFd 2085 ♦ Serija Plus

Zamrzivači u obliku sanduka



CFd 2085

plus

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h: **162 / 0,443 kWh**

Ukupan obim ¹: **248 l**

Volumen: Zamrzivač: **248 l**

Klasa buke: **33 db(A) / B SuperSilent**

Klimatska klasa: **SN-T (od +10 °C do +43 °C)**

Vrata / bočne strane: **bela / bela**



Upravljanje

- Elektronsko upravljanje u kućištu, elektronika tastera
- Termometar sa digitalnim prikazom temperature
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički
- Zaštita za decu

Zamrzivač

- Bez velikih vibracija, tih i jednostavan za čišćenje zahvaljujući penastom kondenzatoru
- LED svetlo
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 50,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 10,00 kg
- Rashladni umetak: 1
- Odvod istopljene vode
- Razdelni zid koji čini poslužavnik za zamrzavanje koji se izvlači – može se koristiti i kao posuda za prikupljanje vode
- 3 Viseće korpe, serijske

Dodatne prednosti opreme

- Rukohvat
- Promenjiva zaptivka na vratima
- Prekrivena šarka vrata sa graničnikom za otvaranje
- Brava



CFe 2080

pure

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h: **249 / 0,682 kWh**

Ukupan obim ¹: **353 l**

Volumen: Zamrzivač: **353 l**

Klasa buke: **34 db(A) / B SuperSilent**

Klimatska klasa: **SN-T (od +10 °C do +43 °C)**

Vrata / bočne strane: **bela / bela**



Upravljanje

- Elektronsko upravljanje u kućištu, elektronika tastera
- Termometar sa digitalnim prikazom temperature
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički
- Zaštita za decu

Zamrzivač

- Bez velikih vibracija, tih i jednostavan za čišćenje zahvaljujući penastom kondenzatoru
- LED svetlo
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 40,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 15,00 kg
- Odvod istopljene vode
- Razdelni zid koji čini poslužavnik za zamrzavanje koji se izvlači – može se koristiti i kao posuda za prikupljanje vode
- 2 Viseće korpe, serijske

Dodatne prednosti opreme

- Rukohvat
- Promenjiva zaptivka na vratima
- Prekrivena šarka vrata sa graničnikom za otvaranje
- Brava



CFc 1875

plus

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h: **127 / 0,347 kWh**

Ukupan obim ¹: **192 l**

Volumen: Zamrzivač: **192 l**

Klasa buke: **32 db(A) / B SuperSilent**

Klimatska klasa: **SN-T (od +10 °C do +43 °C)**

Vrata / bočne strane: **bela / bela**

Smart Frost

Stop Frost

LED

Frost Protect

Door Lock

Upravljanje

- Elektronsko upravljanje, elektronika tastera
- Termometar sa digitalnim prikazom temperature
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički
- Zaštita za decu

Zamrzivač

- Bez velikih vibracija, tih i jednostavan za čišćenje zahvaljujući penastom kondenzatoru
- LED svetlo
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 50,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 10,00 kg
- Rashladni umetak: 1
- Odvod istopljene vode
- Razdelni zid koji čini poslužavnik za zamrzavanje koji se izvlači – može se koristiti i kao posuda za prikupljanje vode
- 2 Viseće korpe, serijske

Dodatne prednosti opreme

- Rukohvat
- Promenjiva zaptivka na vratima
- Prekrivena šarka vrata sa graničnikom za otvaranje
- Brava



CFe 1870

pure

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h: **226 / 0,619 kWh**

Ukupan obim ¹: **281 l**

Volumen: Zamrzivač: **281 l**

Klasa buke: **33 db(A) / B SuperSilent**

Klimatska klasa: **SN-T (od +10 °C do +43 °C)**

Vrata / bočne strane: **bela / bela**

Smart Frost

Stop Frost

LED

Frost Protect

Upravljanje

- Elektronsko upravljanje u kućištu, elektronika tastera
- Termometar sa digitalnim prikazom temperature
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički
- Zaštita za decu

Zamrzivač

- Bez velikih vibracija, tih i jednostavan za čišćenje zahvaljujući penastom kondenzatoru
- LED svetlo
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 40,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 10,00 kg
- Odvod istopljene vode
- Razdelni zid koji čini poslužavnik za zamrzavanje koji se izvlači – može se koristiti i kao posuda za prikupljanje vode
- 2 Viseće korpe, serijske

Dodatne prednosti opreme

- Rukohvat
- Promenjiva zaptivka na vratima
- Prekrivena šarka vrata sa graničnikom za otvaranje
- Brava

Zamrzivači u obliku sanduka



CFd 2505

plus

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h: **188 / 0,515 kWh**

Ukupan obim l: **359 l**

Volumen: Zamrzivač: **359 l**

Klasa buke: **33 db(A) / B SuperSilent**

Klimatska klasa: **SN-T (od +10 °C do +43 °C)**

Vrata / bočne strane: **bela / bela**



Upravljanje

- Elektronsko upravljanje u kućištu, elektronika tastera
- Termometar sa digitalnim prikazom temperature
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički
- Zaštita za decu

Dodatne prednosti opreme

- Rukohvat
- Promenjiva zaptivka na vratima
- Prekrivena šarka vrata sa graničnikom za otvaranje
- Brava

Zamrzivač

- Bez velikih vibracija, tih i jednostavan za čišćenje zahvaljujući penastom kondenzatoru
- LED svetlo
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 50,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 15,00 kg
- Rashladni umetak: 1
- Odvod istopljene vode
- Razdelni zid koji čini poslužavnik za zamrzavanje koji se izvlači – može se koristiti i kao posuda za prikupljanje vode
- 5 Viseće korpe, serijske



CFe 2500

pure

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h: **295 / 0,808 kWh**

Ukupan obim l: **497 l**

Volumen: Zamrzivač: **497 l**

Klasa buke: **33 db(A) / B SuperSilent**

Klimatska klasa: **SN-T (od +10 °C do +43 °C)**

Vrata / bočne strane: **bela / bela**



Upravljanje

- Elektronsko upravljanje u kućištu, elektronika tastera
- Termometar sa digitalnim prikazom temperature
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički
- Zaštita za decu


Dodatne prednosti opreme

- Rukohvat
- Promenjiva zaptivka na vratima
- Prekrivena šarka vrata sa graničnikom za otvaranje
- Brava

Zamrzivač

- Bez velikih vibracija, tih i jednostavan za čišćenje zahvaljujući penastom kondenzatoru
- LED svetlo
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 40,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 20,00 kg
- Odvod istopljene vode
- Razdelni zid koji čini poslužavnik za zamrzavanje koji se izvlači – može se koristiti i kao posuda za prikupljanje vode
- 2 Viseće korpe, serijske

Jedinstvene funkcije



StopFrost

StopFrost sprečava nastanak vakuuma i tako osigurava lako otvaranje poklopca. Stvaranje leda u zamrzivaču ili po zamrznutoj hrani je smanjeno, a to umanjuje broj potrebnih odmrzavanja zamrzivača.



SoftSystem

Zamrzivači u obliku sanduka u premium asortimanu imaju pogodnost SoftSystem mehanizma za zatvaranje – praktične i poželjne funkcije za svakodnevno korišćenje. Pošto je integrisan u šarke na poklopcu zamrzivača, SoftSystem omogućava nežno zatvaranje poklopca i sprečava da se zalupi.



Kondenzator

Kondenzator za razmenu toplote ugrađen je u penu duž spoljašnjeg zida i smanjuje vibracije i podstiče tiši rad. Kondenzacija se ne stvara na spoljašnjim zidovima koji se lako čiste.



FrostProtect

Ne nalaze se svi zamrzivači u zagrejanim prostorijama. Neki stoje u hladnim garažama ili šupama. Dobro je da je vaš Liebherr uređaj idealno podešen za takva hladna okruženja jer su svi delovi osmišljeni za rad na ambijentalnim temperaturama do -15°C .



Unutrašnja LED rasveta

Jarka unutrašnja LED rasveta omogućava jasan pregled svih uskladištenih proizvoda, čak i u uslovima slabog ambijentalnog svetala. Poklopac iz jednog dela na zamrzivaču u obliku sanduka i telo imaju premaz radi odlične otpornosti finiša i sprečavanja korozije.



Automatski SuperFrost

Želite da zamrznete svežu hranu tako da se sačuvaju vitamini? Samo aktivirajte opciju SuperFrost – i odeljak zamrzivača će povećati kapacitet hlađenja. Ovako temperatura ostaje ujednačena kada stavite nezamrznutu hranu.

Uređaji koji se postavljaju ispod radne površine



Rc 1400 ○ Serija Pure | Fc 1404 ○ Serija Pure

Jedinstvene funkcije



Tanki ručica sa integriranim mehanizmom za otvaranje
Mehanizam za otvaranje u elegantnoj, tankoj ručici vrata omogućava da se vrata otvaraju uz vrlo mali napor – čak i pri učestalom otvaranju u kratkim razmacima.



SmartDevice
Uređajem se može lako upravljati putem pametnog telefona – zahvaljujući SmartDeviceBox-u. To uključuje promenu podešavanja ili pregled informacija o statusu. SmartDeviceBox je već integrisan („i“).



Robusna radna ploča
U kuhinji nikada nema previše prostora. Zato naši uređaji za ugradnju ispod radne ploče imaju čvrstu, otpornu na ogrebotine površinu koja se može koristiti kao dodatna radna ploča. Kod frižidera za ugradnju ispod radne ploče, panel se može ukloniti, što omogućava da se uređaj gurne ispod radne površine.

Hlađenje



TouchControl
Dovoljno je samo dodir prstom da podesite temperaturu frižidera za ugradnju ispod radne ploče na +3, +5, +7 ili +9 °C. Jednostavno i štedljivo po pitanju prostora, sa integriranim LED osvetljenjem – kako bi ostalo još više mesta za hranu i piće.



EasyFresh – idealno za voće i povrće
Naša tehnologija svežine sa podesivom vlažnošću za voće i povrće kao sa pijace sada je integrisana u sve frižidere za ugradnju ispod radne ploče iz Plus serije.



DoorStop
Mali, ali veoma efikasan detalj koji održava Liebherr frižider za ugradnju ispod radne ploče svežim čak i kada je isključen: sklopivi DoorStop sprečava stvaranje neprijatnih mirisa.

Zamrzavanje



TouchControl
Dovoljan je samo dodir prstom da podesite temperaturu zamrzivača za ugradnju ispod radne ploče na -16, -18, -20 ili -28 °C. Jednostavno i štedljivo rešenje, sa integriranim LED osvetljenjem u radnoj ploči.



Fioke zamrzivača na staklenim policama
Fioke zamrzivača nalaze se na staklenim policama. Fioke i staklene police mogu se fleksibilno ukloniti kako bi se odložile veće zamrznute namirnice ili radi lakšeg čišćenja.



FrostProtect
Svi zamrzivači za ugradnju ispod radne ploče mogu se koristiti i u negrejanim prostorijama na temperaturama okoline do -15 °C.

Rashlađivanje

◇ Serija Plus ○ Serija Pure	← 60 →	← 55 →	← 50 →	← 55 →
Frižideri koji se postavljaju ispod radne površine	EasyFresh	Rci 1620		
		Rci 1621		
		Rdi 1620		
		Rdi 1621		
Odeljak za voće i povrće		Rdgd 1400	Rd 1200	Re 1000
		Rdgd 1401	Rd 1201	
		Rc 1400	Re 1200	
		Rc 1401	Re 1201	
		Rd 1400		
		Rd 1401		

Standardna oprema

	○ Serija Pure	◇ Serija Plus
Tehnologija svežine	Odeljak za voće/povrće	Komora EasyFresh
Pogodnost i fleksibilnost	Police GlassLine	Police GlassLine, uključujući jednu odvojivu
	Odvojiva radna ploča	Odvojiva radna ploča
	Tacna za jaja	Tacna za jaja
		Polica za 3 flaše
		FlexCube
	DoorStop*	DoorStop*
	4 postavke za temperaturu	4 postavke za temperaturu
	SuperCool	SuperCool
	Zvučni i vizuelni alarm za vrata	Zvučni i vizuelni alarm za vrata
Dizajn	TouchControl sa integrisanim LED svetlom u unutrašnjosti	TouchControl sa integrisanim LED svetlom u unutrašnjosti
	Udubljena drška ili tanka ručka sa mehanizmom za otvaranje*	Tanka ručka na vratima sa mehanizmom za otvaranje*
Povezivanje (SmartDeviceBox)	Nije moguća naknadna ugradnja	Integrisano („i“ modeli)
Led	Odeljak zamrzivača sa 4 zvezdice	Odeljak zamrzivača sa 4 zvezdice


Različita oprema je **označena** u narednim višim serijama.

Zamrzavanje


◇ Serija Plus

○ Serija Pure

← 60 →



← 55 →



← 55 →



Zamrzivači koji se postavljaju ispod radne površine

NoFrost			
	FNdi 1624	FNe 1404	
SmartFrost	Fci 1624	Fdgd 1404	Fe 1003
		Fc 1404	
		Fd 1404	
		Fe 1414	

Standardna oprema

○ Serija Pure

Tehnologija svežine	NoFrost*
	SmartFrost*
	FrostProtect
Pogodnost i fleksibilnost	Fioke zamrzivača sa staklenim policama
	VarioSpace
	4 postavke za temperaturu
	SuperFrost
	Zvučni i vizuelni alarm za vrata
Dizajn	TouchControl sa integrisanom LED rasvetom u radnoj ploči
	Udubljena drška ili tanka ručka sa mehanizmom za otvaranje*
Povezivanje (SmartDeviceBox)	Nije moguća naknadna ugradnja

◇ Serija Plus

NoFrost*
SmartFrost*
FrostProtect
Fioke zamrzivača sa staklenim policama
VarioSpace
Posuda za kockice leda
4 postavke za temperaturu
SuperFrost
Zvučni i vizuelni alarm za vrata
TouchControl sa integrisanom LED rasvetom u radnoj ploči
Tanka ručka na vratima sa mehanizmom za otvaranje
Integrirano („i“ modeli)

Različita oprema je **označena** u narednim višim serijama.

Frižideri ispod radne ploče



← 60 →

Rsdci 1620

plus

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

59 / 0,161 kWh

Ukupan obim l:

141 l

Volumen:

Frižider: **141,2 l**

Klasa buke:

34 db(A) / B SuperSilent

Klimatska klasa:

SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / bočne strane:

SmartSteel / srebrna



Upravljanje

- TouchControl u unutrašnjosti
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja, FlexCube
- GlassLine površine za odlaganje: 4, od toga mogu da se podele: 1

Dodatne prednosti opreme

- Šipkasta ručka sa integrisanom mehanikom za otvaranje
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima



← 60 →

Rsdci 1621

plus

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

93 / 0,254 kWh

Ukupan obim l:

125 l

Volumen:

Frižider: **109,2 l** / Zamrzivač: **17 l**

Klasa buke:

35 db(A) / B SuperSilent

Klimatska klasa:

SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / bočne strane:

SmartSteel / srebrna



Upravljanje

- TouchControl u unutrašnjosti
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja, FlexCube
- GlassLine površine za odlaganje: 3, od toga mogu da se podele: 1

Zamrzivač

- Pregrada za zamrzavanje sa 4 zvezdice
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 10,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 2,00 kg

Dodatne prednosti opreme

- Šipkasta ručka sa integrisanom mehanikom za otvaranje
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima



← 60 →

Rdi 1621

plus

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

116 / 0,317 kWh

Ukupan obim l:

125 l

Volumen:

Frižider: 109,2 l / Zamrzivač: 17 l

Klasa buke:

35 db(A) / B SuperSilent

Klimatska klasa:

SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / bočne strane:

bela / bela



Upravljanje

- TouchControl u unutrašnjosti
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja, FlexCube
- GlassLine površine za odlaganje: 3, od toga mogu da se podele: 1

Zamrzivač

- Pregrada za zamrzavanje sa 4 zvezdice
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 10,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 2,00 kg

Dodatne prednosti opreme

- Šipkasta ručka sa integrisanom mehanikom za otvaranje
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenjiva zaptivka na vratima



← 60 →

Rci 1620

plus

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

59 / 0,161 kWh

Ukupan obim l:

141 l

Volumen:

Frižider: 141,2 l

Klasa buke:

34 db(A) / B SuperSilent

Klimatska klasa:

SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / bočne strane:

bela / bela



Upravljanje

- TouchControl u unutrašnjosti
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja, FlexCube
- GlassLine površine za odlaganje: 4, od toga mogu da se podele: 1

Dodatne prednosti opreme

- Šipkasta ručka sa integrisanom mehanikom za otvaranje
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenjiva zaptivka na vratima

Frižideri ispod radne ploče



← 60 →

Rci 1621

plus

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

93 / 0,254 kWh

Ukupan obim l:

125 l

Volumen:

Frizider: **109,2 l** / Zamrzivač: **17 l**

Klasa buke:

35 db(A) / B SuperSilent

Klimatska klasa:

SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / bočne strane:

bela / bela



Upravljanje

- TouchControl u unutrašnjosti
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja, FlexCube
- GlassLine površine za odlaganje: 3, od toga mogu da se podele: 1

Zamrzivač

- Pregrada za zamrzavanje sa 4 zvezdice
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 10,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 2,00 kg

Dodatne prednosti opreme

- Šipkasta ručka sa integrisanom mehanikom za otvaranje
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima



← 60 →

Rdi 1620

plus

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

73 / 0,200 kWh

Ukupan obim l:

141 l

Volumen:

Frizider: **141,2 l**

Klasa buke:

34 db(A) / B SuperSilent

Klimatska klasa:

SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / bočne strane:

bela / bela



Upravljanje

- TouchControl u unutrašnjosti
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja, FlexCube
- GlassLine površine za odlaganje: 4, od toga mogu da se podele: 1

Dodatne prednosti opreme

- Šipkasta ručka sa integrisanom mehanikom za otvaranje
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima



← 55 →

Rb 1401

pure

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	72 / 0,197 kWh
Ukupan obim ¹ :	111 l
Volumen:	Frižider: 96,9 l / Zamrzivač: 15 l
Klasa buke:	35 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Vrata / bočne strane:	bela / bela



Upravljanje

- TouchControl u unutrašnjosti
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja
- GlassLine površine za odlaganje: 2
- EasyFresh safes: 0
- Pregrada za voće i povrće: 1

Zamrzivač

- Pregrada za zamrzavanje sa 4 zvezdice
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 10,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 2,00 kg

Dodatne prednosti opreme

- Šipkasta ručka sa integrisanom mehanikom za otvaranje
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenjiva zaptivka na vratima



← 55 →

Rdgd 1400

pure

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	72 / 0,197 kWh
Ukupan obim ¹ :	125 l
Volumen:	Frižider: 125,5 l
Klasa buke:	34 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Vrata / bočne strane:	



Upravljanje

- TouchControl u unutrašnjosti
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja
- GlassLine površine za odlaganje: 4
- EasyFresh safes: 0
- Pregrada za voće i povrće: 1

Dodatne prednosti opreme

- Šipkasta ručka sa integrisanom mehanikom za otvaranje
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenjiva zaptivka na vratima

Frižideri ispod radne ploče



← 55 →

Rdgd 1401 pure

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

114 / 0,312 kWh

Ukupan obim l:

111 l

Volumen:

Frizider: **96,9 l** / Zamrzivač: **15 l**

Klasa buke:

35 db(A) / B SuperSilent

Klimatska klasa:

SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / bočne strane:



← 55 →

Rc 1400 pure

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

58 / 0,158 kWh

Ukupan obim l:

125 l

Volumen:

Frizider: **125,5 l**

Klasa buke:

34 db(A) / B SuperSilent

Klimatska klasa:

SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / bočne strane:

bela / bela



Upravljanje

- TouchControl u unutrašnjosti
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frizider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja
- GlassLine površine za odlaganje: 2
- EasyFresh safes: 0
- Pregrada za voće i povrće: 1

Zamrzivač

- Pregrada za zamrzavanje sa 4 zvezdice
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 10,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 2,00 kg

Dodatne prednosti opreme

- Šipkasta ručka sa integrisanom mehanikom za otvaranje
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenjiva zaptivka na vratima



Upravljanje

- TouchControl u unutrašnjosti
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frizider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja
- GlassLine površine za odlaganje: 4
- EasyFresh safes: 0
- Pregrada za voće i povrće: 1

Dodatne prednosti opreme

- Šipkasta ručka sa integrisanom mehanikom za otvaranje
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenjiva zaptivka na vratima



← 55 →

Rc 1401

pure

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

91 / 0,249 kWh

Ukupan obim ¹:

111 l

Volumen:

Frižider: 96,9 l / Zamrzivač: 15 l

Klasa buke:

35 db(A) / B SuperSilent

Klimatska klasa:

SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / bočne strane:

bela / bela

Smart
Frost

Touch
Control

LED

Upravljanje

- TouchControl u unutrašnjosti
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja
- GlassLine površine za odlaganje: 2
- EasyFresh safes: 0
- Pregrada za voće i povrće: 1

Zamrzivač

- Pregrada za zamrzavanje sa 4 zvezdice
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 10,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 2,00 kg

Dodatne prednosti opreme

- Šipkasta ručka sa integrisanom mehanikom za otvaranje
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenjiva zaptivka na vratima



← 55 →

Re 1400

pure

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

90 / 0,246 kWh

Ukupan obim ¹:

125 l

Volumen:

Frižider: 125,5 l

Klasa buke:

35 db(A) / B SuperSilent

Klimatska klasa:

SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / bočne strane:

bela / bela

Touch
Control

Door
Stop

LED

Upravljanje

- TouchControl u unutrašnjosti
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja
- GlassLine površine za odlaganje: 4
- EasyFresh safes: 0
- Pregrada za voće i povrće: 1

Dodatne prednosti opreme

- Šipkasta ručka sa integrisanom mehanikom za otvaranje
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenjiva zaptivka na vratima

Frižideri ispod radne ploče



← 55 →

Re 1401

pure

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

142 / 0,389 kWh

Ukupan obim l:

111 l

Volumen:

Frizider: **96,9 l** / Zamrzivač: **15 l**

Klasa buke:

37 db(A) / C

Klimatska klasa:

SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / bočne strane:

bela / bela



Upravljanje

- TouchControl u unutrašnjosti
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frizider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja
- GlassLine površine za odlaganje: 2
- EasyFresh safes: 0
- Pregrada za voće i povrće: 1

Zamrzivač

- Pregrada za zamrzavanje sa 4 zvezdice
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 10,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 2,00 kg

Dodatne prednosti opreme

- Šipkasta ručka sa integrisanom mehanikom za otvaranje
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenjiva zaptivka na vratima



← 50 →

Re 1200

pure

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

88 / 0,241 kWh

Ukupan obim l:

110 l

Volumen:

Frizider: **110,5 l**

Klasa buke:

35 db(A) / B SuperSilent

Klimatska klasa:

SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / bočne strane:

bela / bela



Upravljanje

- TouchControl u unutrašnjosti
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frizider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja
- GlassLine površine za odlaganje: 4
- EasyFresh safes: 0
- Pregrada za voće i povrće: 1

Dodatne prednosti opreme

- Rukohvat
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenjiva zaptivka na vratima



← 50 →

Re 1201

pure

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

138 / 0,378 kWh

Ukupan obim ¹:

98 l

Volumen:

Frižider: 85,2 l / Zamrzivač: 13 l

Klasa buke:

37 db(A) / C

Klimatska klasa:

SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / bočne strane:

bela / bela



Upravljanje

- TouchControl u unutrašnjosti
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja
- GlassLine površine za odlaganje: 2
- EasyFresh safes: 0
- Pregrada za voće i povrće: 1

Zamrzivač

- Pregrada za zamrzavanje sa 4 zvezdice
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 8,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 2,00 kg

Dodatne prednosti opreme

- Rukohvat
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima



← 55 →

Re 1000

pure

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

86 / 0,235 kWh

Ukupan obim ¹:

92 l

Volumen:

Frižider: 92 l

Klasa buke:

35 db(A) / B SuperSilent

Klimatska klasa:

SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / bočne strane:

bela / bela



Upravljanje

- TouchControl u unutrašnjosti
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- Plastične police, Polica za jaja
- GlassLine površine za odlaganje: 2
- EasyFresh safes: 0
- Pregrada za voće i povrće: 1

Dodatne prednosti opreme

- Rukohvat
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima

Zamrzivači ispod radne ploče



← 60 →

FNSddi 1624

plus

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

148 / 0,405 kWh

Ukupan obim l:

92 l

Volumen:

Zamrzivač: **93 l**

Klasa buke:

37 db(A) / C

Klimatska klasa:

SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / bočne strane:

SmartSteel / srebrna



← 60 →

FNdi 1624

plus

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

148 / 0,405 kWh

Ukupan obim l:

92 l

Volumen:

Zamrzivač: **93 l**

Klasa buke:

37 db(A) / C

Klimatska klasa:

SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / bočne strane:

bela / bela



Upravljanje

- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Zamrzivač

- Fioke: 4, VarioSpace
- Posuda za kockice leda
- LED svetlo
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 9,50 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 8,50 kg

Dodatne prednosti opreme

- Šipkasta ručka sa integrisanom mehanikom za otvaranje
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenjiva zaptivka na vratima



Upravljanje

- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Zamrzivač

- Fioke: 4, VarioSpace
- Posuda za kockice leda
- LED svetlo
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 9,50 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 8,50 kg

Dodatne prednosti opreme

- Šipkasta ručka sa integrisanom mehanikom za otvaranje
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenjiva zaptivka na vratima



← 55 →



← 60 →



FNe 1404

pure

Fci 1624

plus

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

185 / 0,506 kWh

Ukupan obim ¹:

92 l

Volumen:

Zamrzivač: 93 l

Klasa buke:

37 db(A) / C

Klimatska klasa:

SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / bočne strane:

bela / bela

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

110 / 0,301 kWh

Ukupan obim ¹:

107 l

Volumen:

Zamrzivač: 107 l

Klasa buke:

36 db(A) / C

Klimatska klasa:

SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / bočne strane:

bela / bela



Upravljanje

- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Zamrzivač

- Fioke: 4, VarioSpace
- LED svetlo
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 9,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 7,50 kg

Dodatne prednosti opreme

- Šipkasta ručka sa integrisanom mehanikom za otvaranje
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenjiva zaptivka na vratima

Upravljanje

- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Zamrzivač

- Fioke: 4, VarioSpace
- Posuda za kockice leda
- LED svetlo
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 15,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 7,50 kg

Dodatne prednosti opreme

- Šipkasta ručka sa integrisanom mehanikom za otvaranje
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenjiva zaptivka na vratima

Zamrzivači ispod radne ploče



← 60 →

Fdi 1624

plus

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

137 / 0,375 kWh

Ukupan obim l:

107 l

Volumen:

Zamrzivač: **107 l**

Klasa buke:

36 db(A) / C

Klimatska klasa:

SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / bočne strane:

bela / bela



Upravljanje

- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Zamrzivač

- Fioke: 4, VarioSpace
- Posuda za kockice leda
- LED svetlo
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 14,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 7,50 kg

Dodatne prednosti opreme

- Šipkasta ručka sa integrisanom mehanikom za otvaranje
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenjiva zaptivka na vratima



← 55 →

Fdgd 1404

pure

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

137 / 0,375 kWh

Ukupan obim l:

107 l

Volumen:

Zamrzivač: **107 l**

Klasa buke:

37 db(A) / C

Klimatska klasa:

SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / bočne strane:



Upravljanje

- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Zamrzivač

- Fioke: 4, VarioSpace
- LED svetlo
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 13,50 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 7,00 kg

Dodatne prednosti opreme

- Šipkasta ručka sa integrisanom mehanikom za otvaranje
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenjiva zaptivka na vratima



← 55 →

Fc 1404 pure

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

110 / 0,301 kWh

Ukupan obim ¹:

107 l

Volumen:

Zamrzivač: 107 l

Klasa buke:

36 db(A) / C

Klimatska klasa:

SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / bočne strane:

bela / bela



Upravljanje

- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Zamrzivač

- Fioke: 4, VarioSpace
- LED svetlo
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 14,00 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 7,50 kg

Dodatne prednosti opreme

- Šipkasta ručka sa integrisanom mehanikom za otvaranje
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenjiva zaptivka na vratima



Samostojeći uređaji ispod radne
ploče

Fc 1404 O Pure

Zamrzivači ispod radne ploče



← 55 →

Fe 1404

pure

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

172 / 0,471 kWh

Ukupan obim ¹:

107 l

Volumen:

Zamrzivač: 107 l

Klasa buke:

37 db(A) / C

Klimatska klasa:

SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / bočne strane:

bela / bela



Upravljanje

- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Zamrzivač

- Fioke: 4, VarioSpace
- LED svetlo
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 12,50 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 5,50 kg

Dodatne prednosti opreme

- Šipkasta ručka sa integrisanom mehanikom za otvaranje
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima



← 55 →

Fe 1414

pure

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

172 / 0,471 kWh

Ukupan obim ¹:

107 l

Volumen:

Zamrzivač: 107 l

Klasa buke:

37 db(A) / C

Klimatska klasa:

SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / bočne strane:

bela / bela



Upravljanje

- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Zamrzivač

- Fioke: 4, VarioSpace
- LED svetlo
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 12,50 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 5,50 kg

Dodatne prednosti opreme

- Rukohvat
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima



← 55 →

Fd 1404

pure

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

137 / 0,375 kWh

Ukupan obim ¹:

107 l

Volumen:

Zamrzivač: 107 l

Klasa buke:

37 db(A) / C

Klimatska klasa:

SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / bočne strane:

bela / bela



Upravljanje

- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Zamrzivač

- Fioke: 4, VarioSpace
- LED svetlo
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 13,50 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 7,00 kg

Dodatne prednosti opreme

- Šipkasta ručka sa integrisanom mehanikom za otvaranje
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenjiva zaptivka na vratima



← 55 →

Fe 1003

pure

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

163 / 0,446 kWh

Ukupan obim ¹:

75 l

Volumen:

Zamrzivač: 76 l

Klasa buke:

37 db(A) / C

Klimatska klasa:

SN-T (od +10 °C do +43 °C)

Vrata / bočne strane:

bela / bela



Upravljanje

- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Zamrzivač

- Fioke: 3, VarioSpace
- LED svetlo
- Vreme čuvanja ukoliko postoji smetnja: 13,50 h
- Kapacitet zamrzavanja tokom 24 sata: 4,50 kg

Dodatne prednosti opreme

- Rukohvat
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenjiva zaptivka na vratima



EWTgb 3583 Vinidor

Uređaji za vino



Uređaji za vino

Frižideri za vino | Grupe modela

Rasponi temperature

+ 5 °C do + 20 °C

+ 5 °C do + 20 °C

+ 5 °C do + 20 °C



**1
Zone**

**2
Zones**

**3
Zones**

Frižideri za temperiranje vina

Vinidor | Vinidor Selection

- Sa jednom, dve ili tri zasebne temperaturne zone.
- Savršeni za čuvanje crnih vina, belih vina i/ili šampanjca na idealnoj temperaturi.
- Nudi kompletnu fleksibilnost sa temperaturnim zonama različitih veličina.
- Za reprezentativno postavljanje u kuhinji ili dnevnoj sobi sa fokusom na modele sa staklenim vratima.

Raspon temperature

+ 5 °C do + 20 °C



**1
Zone**

Frižideri za čuvanje vina

GrandCru | GrandCru Selection

- Sa jednom temperaturnom zonom.
- Oponaša uslove u vinskom podrumu.
- Posebno dizajnirani za veliki broj flaša radi skladištenja i sazrevanja, ali u njih može da stane i velika zaliha vina na temperaturi za konzumaciju
- Za energetske najefikasnije čuvanje bez spoljašnjih uticaja preporučuju se puna vrata.

Raspon temperature

+ 5 °C do + 20 °C



**1
Zone**

Frižideri za posluživanje vina


Perfection

- Za posebne zahteve u oblasti restoraterstva, kateringa i trgovine vina.
- Za posebno intenzivno korišćenje i neometanu korisničku uslugu.
- Detalji za optimizaciju bezbednosti, higijene, robusnosti i privlačne rasvete.
- Pouzdan i privlačan partner za prodaju i posluživanje vina.



Kompaktni uređaji

- Rashlađivanje za posebne zahteve u kompaktnom formatu.
- Frižider za čuvanje vina savršen je za prezentaciju malog broja flaša za vino.
- Vredne cigare čuvaju se u optimalnim uslovima skladištenja u humidoru.








Veličina flaše za Bordeaux (0,75 l)

Sve specifikacije koje se tiču zapremine flaše odgovaraju ovim dimenzijama.

Vinidor Selection
Vinidor
GrandCru Selection
GrandCru
Perfection

Potpuno integrisani frižideri za vino



Potpuno integrisani frižideri za vino koji se postavljaju ispod radne površine

Frižideri za temperiranje vina

Crna staklena vrata / TipOpen	EWGbi 3583	EWGbi 2383	EWGbi 1683		UWgbi 3782	UWgbi 3682
Staklena vrata / za postavljanje	EWTdf 3553	EWTdf 2353	EWTdf 1653		UWpri 3782	
Staklena vrata / za postavljanje panela					UWpri 3762	UWpri 3662
					UWpri 3761	UWpri 3661
Puna vrata / za postavljanje panela / TipOpen						UWpri 3672
Crna staklena vrata / udubljena drška						UWgb 3632
						UWgb 3631
Frižideri za čuvanje vina						
Crna staklena vrata / TipOpen				WKEgb 582		

Samostojeći frižideri za vino

← 75 →

← 70 →







← 60 →

← 60 →

← 60 →

← 60 →

← 42 →



Kompaktni uređaji

Frižideri za temperiranje vina

Crna staklena vrata		WPgbi 7483	WPgbi 5283				
		WPgbi 7473	WPgbi 5273				
		WPgbi 7472	WPgbi 5272				
BlackSteel staklena vrata			WPbsi 5252	WPbsi 5052			
BlackSteel čvrsta vrata			WSbsi 5252				
SmartSteel staklena vrata			WPsd 5252		WPsd 4652		
Frižideri za čuvanje vina *							
Crna staklena vrata			WPbli 5231	WPbli 5031			
				WPbl 5001	WPbl 4601	WPbl 4201	
Crna čvrsta vrata	WSbli 7731		WSbli 5231	WSbli 5031			
				WSbl 5001	WSbl 4601	WSbl 4201	
Staklena vrata sa nerđajućim čelikom							WKes 653
Frižideri za posluživanje vina							
Crna staklena vrata	WFBli 7741		WFBli 5241	WFBli 5041			
Humidor							

* Visina + šarka na vratima od +2,3 cm
Za tačne dimenzije uređaja pogledajte opis uređaja

Tipologija

Slova					Brojke			
E	W	T	g	b	1	6	8	3
E	W	T	d	f	2	3	5	3
E	W	T	g	b	3	5	8	3
1	2	3	4	5	1	2	3	4

1 Konstrukcija

E Potpuno integrisan

2 + **3** Grupa proizvoda

WT Frižideri za temperiranje vina

4 + **5** Materijali

df Za postavljanje panela
gb GlassBlack

1 + **2** Otvor*

16 88 cm
23 122 cm
35 178 cm

3 + **4** Opcije ručke

53 Ručka za nameštaj
83 TipOpen / bez ručke

Tipologija

Slova

U	W	g	b	
U	W	p	r	i
U	W	p	r	i

1

2

3

4

5

Brojke

3	6	3	1
3	6	6	2
3	7	8	2

1

2

3

4

1

Konstrukcija

U Postavlja se ispod radne površine

2

Grupa proizvoda

W Frižider za vino

3 + 4

Materijali

pr Za postavljanje panela

gb GlassBlack

es Nerđajući čelik

5

Povezivanje

i Funkcija SmartDeviceBox je uvrštena

1 + 2

Otvor*

36 82 – 88 cm

37 86 – 92 cm

3

Opcije ručke

3 Staklena vrata / udubljena drška

6 Staklena vrata / ručka za nameštaj

7 Puna vrata / TipOpen

8 Staklena vrata / TipOpen

4

Broj temperaturnih zona

1 1 zona

2 2 zone

Standardna oprema

	Potpuno integrisani frižideri za čuvanje vina GrandCru	Potpuno integrisani frižideri za temperiranje vina Vinidor
Kvalitet	Podesivi temperaturni opseg u jednoj zoni: od +5 °C do +20 °C	Podesivi temperaturni opseg u dve zone: od +5 °C do +20 °C
	Stalni prikaz trenutne temperature	Stalni prikaz trenutne temperature u svakoj zoni
	Duplo UV i sigurnosno staklo (UVProtect Plus)	Duplo UV i sigurnosno staklo (UVProtect Plus)
	Skladištenje sa niskim nivoom vibracija (VibrateSafe)	Skladištenje sa niskim nivoom vibracija (VibrateSafe)
	Zamenjiva zaptivka vrata	Zamenjiva zaptivka vrata
Optimalna klima	Podesiva vlažnost pomoću HumiditySelect-a	Podesiva vlažnost pomoću HumiditySelect
	FreshAir filter	FreshAir filter
Pogodnost i fleksibilnost		Separator zona sa plastičnom policom za boce
		Prezentaciona polica
		SoftSystem mehanizam za nežno zatvaranje
	Wooden shelves, some on telescopic rails	Drvene police, neke na teleskopskim šinama
Dizajn i način života	LED plafonsko osvetljenje, može se trajno uključiti, sa mogućnošću zatamnjenja* ili sa LightColumn-om sa obe strane.	LED plafonsko osvetljenje za svaku zonu, može se trajno uključiti i prigušiti
	Zadnja zidna ploča: metal u grafitno sivoj boji	Zadnja zidna ploča: BlackSteel (crni čelik)
	Touch display	Touch display
	Prezentaciono osvetljenje, sa mogućnošću zatamnjenja*	Prezentaciono osvetljenje, sa mogućnošću zatamnjenja
	Tanka aluminijumska ručka vrata, uvučeni hvat ili bez ručke (TipOpen)*	Nema potrebe za ručkom zahvaljujući TipOpen tehnologiji*
		Spreman za panel*
Bezbednost	TempProtect	TempProtect
	Alarm za vrata, temperaturu i nestanak struje	Alarm za vrata, temperaturu i nestanak struje
	Zvučni i vizuelni alarm na displeju	Zvučni i vizuelni alarm na displeju
	Varira u zavisnosti od modela	

Potpuno integrisani frižideri za vino



EWTdf 3553 Vinidor

Jedinstvene funkcije



Vrata od obojenog stakla

Vrata od obojenog stakla bez ručke garantuju savršeno uklapanje u kuhinju bez ručica. Ne samo da pruža pouzdanu zaštitu od UV zračenja, nego osigurava vrhunsku vidljivost vina koja se čuvaju.



Bešumni uređaji

Bešumni uređaji su izuzetno tihi zbog svog dizajna i komponenata koje proizvode malo buke.



TipOpen

Staklena vrata bez ručke garantuju savršenu integraciju u kuhinju bez ručki. Ne samo da pružaju pouzdanu UV zaštitu, već i obezbeđuju odličnu vidljivost uskladištenih vina. TipOpen tehnologija otvara staklena vrata 7 cm na lagani dodir, a ako se vrata ne otvore dalje u roku od tri sekunde, sistem za meko zatvaranje ih ponovo automatski zatvara.



Sistem upravljanja sa elektronikom na dodir

Elektronski LCD ekran nudi jasno kretanje kroz meni, a sistem upravljanja sa elektronikom na dodir omogućava prilagođene uslove za čuvanje. Digitalni ekran za temperaturu može da se čita sa spoljašnje strane uređaja sa staklenim vratima. Kretanje putem elektronike na dodir osigurava lak izbor i korišćenje brojnih funkcija za upravljanje.



LED rasveta

Svi frižideri za vino imaju LED rasvetu koja može da se priguši, a koje ravnomerno osvetljava unutrašnjost i može stalno da bude uključeno ako tako želite. Pošto LED rasveta stvara minimalnu toplotu, vino može da dobije privlačno osvetljenje i divnu prezentaciju duže vreme.



SoftSystem

Funkcija SoftSystem pruža dodatnu bezbednost i praktičnost. Pošto je integrisan u vrata, sistem SoftSystem amortizuje kretanje kada se vrata zatvore. Ovaj SoftSystem osigurava da se vrata nežno zatvaraju čak i kada su potpuno napunjena iznutra. Vrata se automatski zatvaraju sa ugla od otprilike 30°.



Polica za prezentaciju

Polica za prezentaciju idealna je za čuvanje otvorenih flaša na savršenoj temperaturi i bez rizika od prosipanja.



Filter od aktivnog uglja FreshAir

Integrirani filter od aktivnog uglja FreshAir prečišćava vazduh u unutrašnjosti i skuplja neprijatne mirise. Lako se menja i garantuje optimalan kvalitet vazduha.



Fioka za dodatke

Lako klizajuća fioka za dodatke može se koristiti za odlaganje pribora direktno ispod vinskih frižidera u WKE 5 asortimanu modela. Time se niša od 45 cm proširuje na 60 cm. Dostupna je u crnom staklu.



Drvene police na teleskopskim izvlačnim šinama

Vinidor uređaji su opremljeni čvrstim drvenim policama na teleskopskim izvlačnim šinama. Ručno izrađene police napravljene su od neobrađenog drveta, optimalno su dizajnirane za sigurno skladištenje bordoških boca i pružaju jasan pregled i praktičan pristup. Ako se boce naizmenično postavljaju u suprotnim pravcima, kapacitet skladištenja može biti u potpunosti iskorišćen.



Fleksibilni sistem označavanja na pričvršćivanje

Možete direktno da pišete na fleksibilni sistem označavanja na pričvršćivanje radi brzog i dobro organizovanog pregleda kolekcije vina.



Uporedni koncept

Imate potpunu fleksibilnost za kombinovanje Liebherr uređaja tako da odgovara vašim individualnim potrebama za svežinu. Svi modeli sa oznakom za uporedno slaganje mogu se kombinovati vertikalno i/ili horizontalno za stvaranje vašeg individualnog centra za svežinu, što vam daje savršena rešenja za sve potrebe čuvanja hrane.



EW Tgb 3583 Vinidor



↑
178
↓

EWTgb 3583

Vinidor

Stil: **Vrata od izolacionog stakla u ravni površine / Ugradni uređaj sa mogućnošću integriranja**

Klasa energetske efikasnosti:	A G
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	165 / 0,452 kWh
Maksimalan broj boca Bordeaux 0,75 l ² :	83
Ukupan obim ¹ :	276 l
Volumen:	Deo za vino: 276,0 l
Klasa buke:	32 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN (od +10 °C do +32 °C)
Vrata:	crna u ravni površine, bez ručke i okvira
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	177,2 - 178 / 56 - 57 / najmanje 55,0

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	LED	Soft System
Tilt Open	Super Silent	Presentation Board					

Upravljanje

- LC displej, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za dve zone za vino
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: akustički
- Zaštita za decu

Deo za vino

- Temperature zone: 2, podesivo između +5 °C do +20 °C
- postepeno prigušivo, može se zatamniti
- podesive po visini
- Police: 10, na teleskopskim policama za izvlačenje: 8, od toga police za prezentaciju: 1
- Cirkularno hlađenje, Dovod svežeg vazduha preko FreshAir filtera sa aktivnim ugljem

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo



↑
122
↓

EWTdf 2353

Vinidor

Stil: **u ravni površine / Ugradni uređaj sa mogućnošću dekorisanja**

Klasa energetske efikasnosti:	A G
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	151 / 0,413 kWh
Maksimalan broj boca Bordeaux 0,75 l ² :	48
Ukupan obim ¹ :	159 l
Volumen:	Deo za vino: 159,0 l
Klasa buke:	32 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-ST (od +10 °C do +38 °C)
Vrata:	u ravni površine spremno za okvir koji se može dekorisati
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	122 - 123,6 / 56 - 57 / najmanje 55,0

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	LED	Super Silent
Presentation Board							

Upravljanje

- LC displej, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za dve zone za vino
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: akustički
- Zaštita za decu

Deo za vino

- Temperature zone: 2, podesivo između +5 °C do +20 °C
- postepeno prigušivo, može se zatamniti
- podesive po visini
- Police: 6, na teleskopskim policama za izvlačenje: 4, od toga police za prezentaciju: 1
- Cirkularno hlađenje, Dovod svežeg vazduha preko FreshAir filtera sa aktivnim ugljem

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo



EWTDf 3553 Vinidor



↑
178
↓

EWTDf 3553

Vinidor

Stil: **u ravni površine / Ugradni uređaj sa mogućnošću dekorisanja**

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

162 / 0,443 kWh

Maksimalan broj boca Bordeaux **0,75 l²:**

80

Ukupan obim¹:

259 l

Volumen:

Deo za vino: **259,0 l**

Klasa buke:

32 db(A) / B SuperSilent

Klimatska klasa:

SN-ST (od +10 °C do +38 °C)

Vrata:

u ravni površine spremno za okvir koji se može dekorisati

Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):

177,2 - 178 / 56 - 57 / najmanje 55,0

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	LED	Soft System
Super Silent	Presentation Board	Tilt Open					

Upravljanje

- LC displej, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za dve zone za vino
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: akustički
- Zaštita za decu
- Promenljiva zaptivka na vratima
- Prekrivena šarka vrata sa graničnikom za otvaranje

Deo za vino

- Temperaturne zone: 2, podesivo između +5 °C do +20 °C
- postepeno prigušivo, može se zatamniti
- podesive po visini
- Police: 10, na teleskopskim policama za izvlačenje: 8, od toga police za prezentaciju: 1
- Cirkularno hlađenje, Dovod svežeg vazduha preko FreshAir filtera sa aktivnim ugljem

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo




↑
88
↓

EWTgb 1683

Vinidor

Stil: **Vrata od izolacionog stakla u ravni površine / Ugradni uređaj sa mogućnošću integriranja**

Klasa energetske efikasnosti:	A G
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	143 / 0,391 kWh
Maksimalan broj boca Bordeaux 0,75 l ² :	33
Ukupan obim ¹ :	105 l
Volumen:	Deo za vino: 105,0 l
Klasa buke:	32 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN (od +10 °C do +32 °C)
Vrata:	crna u ravni površine, bez ručke i okvira
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	87,4 - 89 / 56 - 57 / najmanje 55,0



Upravljanje

- LC displej, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za dve zone za vino
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: akustički
- Zaštita za decu

Deo za vino

- Temperature zone: 2, podesivo između +5 °C do +20 °C
- postepeno prigušivo, može se zatamniti
- podesive po visini
- Police: 4, na teleskopskim policama za izvlačenje: 2, od toga police za prezentaciju: 1
- Cirkularno hlađenje, Dovod svežeg vazduha preko FreshAir filtera sa aktivnim ugljem

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred

- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Prekrivena šarka vrata sa graničnikom za otvaranje



↑
88
↓

EWTdf 1653

Vinidor

Stil: **u ravni površine / Ugradni uređaj sa mogućnošću dekorisanja**

Klasa energetske efikasnosti:	A G
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	142 / 0,389 kWh
Maksimalan broj boca Bordeaux 0,75 l ² :	30
Ukupan obim ¹ :	97 l
Volumen:	Deo za vino: 97,0 l
Klasa buke:	32 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-ST (od +10 °C do +38 °C)
Vrata:	u ravni površine spremno za okvir koji se može dekorisati
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	87,4 - 89 / 56 - 57 / najmanje 55,0



Upravljanje

- LC displej, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za dve zone za vino
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: akustički
- Zaštita za decu

Deo za vino

- Temperature zone: 2, podesivo između +5 °C do +20 °C
- postepeno prigušivo, može se zatamniti
- podesive po visini
- Police: 4, na teleskopskim policama za izvlačenje: 2, od toga police za prezentaciju: 1
- Cirkularno hlađenje, Dovod svežeg vazduha preko FreshAir filtera sa aktivnim ugljem

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred

Potpuno integrisani frižideri za vino koji se postavljaju ispod radne površine

Lako staje ispod radne površine

New

Visina ispod radne površine

Novo: nova visina za montažu: 86 – 92 cm

Dizajn osnove

Novi minimalistički dizajn baze sa manjom rešetkom za ventilaciju

Osnove

Osnove od nerđajućeg čelika podesive po visini

Nogari podesivi po visini

Četiri nogara mogu da se podese sa prednje strane radi lake i optimalne nivelacije

Uporedno slaganje

Postavite uređaj pored zamrzivača ispod radne površine bez dekorativnog panela.

Modeli na koje možete da postavite panele

- Kao zamena sa postojećim dekorativnim panelom
- Za novo postavljanje sa kuhinjskim panelom
- Sa panelom od nerđajućeg čelika kao dodatkom (za obe opcije visine, bez logotipa / bez ručke, sa već izbušenim rupama)

Veći prostor za hlađenje



Potpuno integrisani frižideri za vino koji se postavljaju ispod radne površine



Uređaji za vino

Potpuno integrisani frižideri za vino koji se postavljaju ispod radne površine | Standardna oprema

	Vinidor	Vinidor Selection
Kvalitet	Održavanje stalne temperature	Održavanje stalne temperature
	Podesiv raspon temperature u jednoj ili dve zone: +5 °C do +20 °C	Podesiv raspon temperature u jednoj ili dve zone: +5 °C do +20 °C
	Stalni prikaz trenutne temperature u svakoj zoni	Stalni prikaz trenutne temperature u svakoj zoni
	Dvostruki premaz za zaštitu od UV zračenja i bezbednost (UVProtect)	Trostruki premaz za zaštitu od UV zračenja i bezbednost (UVProtect Plus) *
	Skladištenje sa malo vibracija (VibrateSafe)	Skladištenje sa malo vibracija (VibrateSafe)
	Zamenjiva zaptivka na vratima	Zamenjiva zaptivka na vratima
	4 nogara podesiva po visini	4 nogara podesiva po visini
Optimalna klima		Podešavanje vlažnosti uz HumiditySelect
	Filter FreshAir u pregradi zone ili panelu sa podsetnikom za zamenu	Filter FreshAir u pregradi zone ili panelu sa podsetnikom za zamenu
Pogodnost i fleksibilnost	Podešavanje temperature u razmacima od 1 °C	Podešavanje temperature u razmacima od 1 °C
	Pregrada zone sa plastičnom policom za flaše	Pregrada zone sa plastičnom policom za flaše
		SoftSystem mehanizam za nežno zatvaranje
	Metalne police sa drvenim frontom i mehanizmom za samostalno zatvaranje SoftTelescopic	Drvene police FlexFit sa mehanizmom za samostalno zatvaranje SoftTelescopic
	Donja polica na izvlačenje za čuvanje flaša u horizontalnom položaju	Donja polica na izvlačenje za horizontalno čuvanje flaša sa mehanizmom za samostalno zatvaranje SoftTelescopic
	Četiri držača za flaše u modelima sa jednom zonom	Četiri držača za flaše u modelima sa jednom zonom
	Ekran: izbor od 9 jezika (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)	Ekran: izbor od 12 jezika (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/ BG/RU/ZH-CN)
Dizajn i način života	LED svetlo na gornjem delu	LightTower *
	Ekran na dodir	Ekran Touch & Swipe
	Prezentaciono osvetljenje	Prezentaciono osvetljenje za modele sa staklenim vratima
	Vrata GlassDoor sa horizontalnom udubljenom drškom	Vrata za postavljanje panela ili GlassBlack, TipOpen *
	Nizak nivo buke 34 dB(A)	Nizak nivo buke 34 dB(A) *
Bezbednost	TempProtect Plus	TempProtect Plus
	Alarm za vrata, temperaturu i nestanak struje	Alarm za vrata, temperaturu i nestanak struje
	Alarm ima zvučnu i vizuelnu verziju na ekranu putem svetla i poruke preko uređaja SmartDevice **	Alarm ima zvučnu i vizuelnu verziju na ekranu putem svetla i poruke preko uređaja SmartDevice **
	DisplayLock	DisplayLock
Povezivanje *		Mehanička brava na vratima koja može naknadno da se ugradi na ranije modele
	Moguća naknadna ugradnja	Integrisano („i“ modeli)
	Prezentaciono osvetljenje **	Prezentaciono osvetljenje za modele sa staklenim vratima **
	Podešavanje temperature u razmacima od 1 °C **	Podešavanje temperature u razmacima od 1 °C **
	Prikaz i kontrola relevantnih funkcija uređaja **	Prikaz i kontrola relevantnih funkcija uređaja **


** preko aplikacije SmartDevice

Različita oprema je **označena** u narednim višim serijama.

Vinidor

Vinidor Selection


Puna vrata / za postavljanje panela




UWpri 3672

Crna staklena vrata / udubljena drška


Crna staklena vrata



UWgb 3631



UWgb 3632




UWgbi 3682




UWgbi 3782


Staklena vrata / za postavljanje panela




UWpri 3662



UWpri 3661



UWpri 3762



UWpri 3782

¹ uz korišćenje četiri držača za flaše

Jedinstvene funkcije



Police na izvlačenje za čuvanje flaša u horizontalnom položaju

Radi maksimalnog povećavanja dostupnog prostora, najniža polica na izvlačenje – sa mehanizmom za samostalno zatvaranje SoftTelescopic za ponudu iz linije Vinidor – omogućava čuvanje do četiri flaše u horizontalnom položaju.



Trostruka zaštita

Zahvaljujući funkciji UVProtect Plus, naši modeli sa staklenim vratima nude neprevaziđenu zaštitu od UV zračenja: tri zaštitna sloja koja se sastoje od zatamnjenog stakla i duplog sloja vakuumski nanetog metala (niske emisije).



Pogodno za flaše (skoro) svih veličina

Lako podešavanje policica: Podesivi drveni rubovi na FlexFit drvenim policama omogućavaju stvaranje savršenog mesta za skoro svaku flašu. Osim toga, zahvaljujući posebnom položaju rubova na okviru sve flaše se bezbedno čuvaju i zaštićene su od vibracija.



SmartDevice

Putem pametnog telefona možete da prilagođavate podešavanja, proveravate temperaturu i relevantne informacije o statusu. Modeli iz linije Vinidor već su opremljeni funkcijom SmartDeviceBox.



LightTower

Sada i u našim frižiderima za vino koji se ugrađuju ispod radne površine: LED svetlosne trake sa obe strane stvaraju jedinstveni ambijent i savršen pregled vina. Još jedna karakteristika je rasveta za prezentaciju koja može da se priguši, a vina prikazuje na privlačan način.



TipOpen

Spoj dizajna i praktičnosti: Kucanjem se vrata otvaraju nekoliko centimetara. Idealan izbor za dizajn kuhinje bez ručica. Ova tehnologija može da se kombinuje sa modelima GlassBlack i sada, po prvi put, sa modelima na koje možete da postavite panele. Ako se nakon 3 sekunde vrata ne otvore dalje, SoftSystem ih ponovo zatvara.



Opcije dekora

Uređaji na koje možete da postavite dekorativne panele mogu da se postave sa kuhinjskim frontovima i uklope u izgled kuhinje ili (kao Liebherr dodatak) sa panelom od nerđajućeg čelika i opcijama sa zasebnom drškom. Mogu da budu i bez drške uz funkciju TipOpen.



Filter od aktivnog uglja FreshAir

Filter od aktivnog uglja skuplja sve mirise, pa aroma vina ostaje čista. Uređaj vas na svakih 6 meseci podseća da promenite filter, što lako možete sami da uradite.



Udubljena drška

Udubljena drška na Vinidor modelima ima lep dizajn i prijatna je na dodir. Jednostavno rešenje za kuhinje bez ručkica.



Ekran na dodir

Kvalitetni dizajn LC ekrana na dodir na Vinidor modelima omogućava lak izbor svih funkcija. Stavke na meniju su jasno organizovane, a potreban je samo lagani dodir prstom za izbor.



Ekran Touch & Swipe

Upravljanje našim modelima iz ponude Vinidor sada je izuzetno lako i intuitivno. Sve funkcije možete da birate dodirom i prevlačenjem.


Ugradni frižideri za temperiranje vina



UWgbi 3782

Ponuda iz linije Vinidor

Stil:	vrata na vrata / Donji uređaj
Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	83 / 0,227 kWh
Maksimalan broj boca Bordeaux 0,75 l ² :	38
Ukupan obim l:	104 l
Volumen:	Deo za vino: 104,3 l
Klasa buke:	32 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-ST (od +10 °C do +38 °C)
Vrata:	crna u ravni površine, bez ručke i okvira



Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4"
- Digitalni prikaz temperature za dve zone za vino
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički
- Zaštita za decu

Deo za vino

- Temperature zone: 2, podesivo između +5 °C do +20 °C
- Police: 5, na teleskopskim policama za izvlačenje: 4
- Cirkularno hlađenje, Dovod svežeg vazduha preko FreshAir filtera sa aktivnim ugljem
- Regulacija vlažnosti vazduha, pomoću ventilacije koja se može dodatno uključiti, u dva nivoa

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred i nazad
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima



UWpri 3782

Ponuda iz linije Vinidor

Stil:	vrata na vrata / Donji uređaj sa mogućnošću integrisanja
Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	106 / 0,290 kWh
Maksimalan broj boca Bordeaux 0,75 l ² :	38
Ukupan obim l:	101 l
Volumen:	Deo za vino: 101,8 l
Klasa buke:	34 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-ST (od +10 °C do +38 °C)
Vrata:	u ravni površine spremno za okvir koji se može dekorisati



Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4"
- Digitalni prikaz temperature za dve zone za vino
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički
- Zaštita za decu

Deo za vino

- Temperature zone: 2, podesivo između +5 °C do +20 °C
- Police: 5, na teleskopskim policama za izvlačenje: 4
- Cirkularno hlađenje, Dovod svežeg vazduha preko FreshAir filtera sa aktivnim ugljem
- Regulacija vlažnosti vazduha, pomoću ventilacije koja se može dodatno uključiti, u dva nivoa

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred i nazad
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima



UWpri 3762

Ponuda iz linije Vinidor

Stil: **vrata na vrata / Donji uređaj sa mogućnošću integrisanja**

Klasa energetske efikasnosti:	A++
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	105 / 0,287 kWh
Maksimalan broj boca Bordeaux 0,75 l ² :	38
Ukupan obim ¹ :	101 l
Volumen:	Deo za vino: 101,1 l
Klasa buke:	34 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-ST (od +10 °C do +38 °C)
Vrata:	u ravni površine spremno za okvir koji se može dekorisati

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	UV Protect	Flex Fit	Vibrate Safe	Soft System	Super Silent
Touch & Swipe Display	Smart Device	Fresh Air	Presentation Light				

Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4"
- Digitalni prikaz temperature za dve zone za vino
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički
- Zaštita za decu

Deo za vino

- Temperaturne zone: 2, podesivo između +5 °C do +20 °C
- može se trajno uključiti, može se zatamniti
- Police: 5, na teleskopskim policama za izvlačenje: 4
- Cirkularno hlađenje, Dovod svežeg vazduha preko FreshAir filtera sa aktivnim ugljem
- Regulacija vlažnosti vazduha, pomoću ventilacije koja se može dodatno uključiti, u dva nivoa

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred i nazad

- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima



UWpri 3761

Ponuda iz linije Vinidor

Stil: **vrata na vrata / Donji uređaj sa mogućnošću integrisanja**

Klasa energetske efikasnosti:	A++
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	106 / 0,290 kWh
Maksimalan broj boca Bordeaux 0,75 l ² :	44
Ukupan obim ¹ :	114 l
Volumen:	Deo za vino: 114,4 l
Klasa buke:	34 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-ST (od +10 °C do +38 °C)
Vrata:	u ravni površine spremno za okvir koji se može dekorisati

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	UV Protect	Flex Fit	Vibrate Safe	Soft System	Super Silent
Touch & Swipe Display	Smart Device	Fresh Air	Presentation Light				

Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4"
- Digitalni prikaz temperature
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički
- Zaštita za decu

Deo za vino

- Temperaturne zone: 1, podesivo između +5 °C do +20 °C
- može se trajno uključiti, može se zatamniti
- Police: 5, na teleskopskim policama za izvlačenje: 5
- Cirkularno hlađenje, Dovod svežeg vazduha preko FreshAir filtera sa aktivnim ugljem
- Regulacija vlažnosti vazduha, pomoću ventilacije koja se može dodatno uključiti, u dva nivoa

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred i nazad

- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima

Ugradni frižideri za temperiranje vina



UWgbi 3682

Ponuda iz linije Vinidor

Stil:	vrata na vrata / Donji uređaj
Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	83 / 0,227 kWh
Maksimalan broj boca Bordeaux 0,75 l ² :	32
Ukupan obim l:	95 l
Volumen:	Deo za vino: 95,3 l
Klasa buke:	32 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-ST (od +10 °C do +38 °C)
Vrata:	crna u ravni površine, bez ručke i okvira



Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4"
- Digitalni prikaz temperature za dve zone za vino
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički
- Zaštita za decu

Deo za vino

- Temperature zone: 2, podesivo između +5 °C do +20 °C
- Police: 5, na teleskopskim policama za izvlačenje: 4
- Cirkularno hlađenje, Dovod svežeg vazduha preko FreshAir filtera sa aktivnim ugljem
- Regulacija vlažnosti vazduha, pomoću ventilacije koja se može dodatno uključiti, u dva nivoa

Dodatne prednosti opreme


- Stopice podesive po visini napred i nazad
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima



UWpri 3662

Ponuda iz linije Vinidor

Stil:	vrata na vrata / Donji uređaj sa mogućnošću integrisanja
Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	104 / 0,284 kWh
Maksimalan broj boca Bordeaux 0,75 l ² :	32
Ukupan obim l:	92 l
Volumen:	Deo za vino: 92,4 l
Klasa buke:	34 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-ST (od +10 °C do +38 °C)
Vrata:	u ravni površine spremno za okvir koji se može dekorisati



Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4"
- Digitalni prikaz temperature za dve zone za vino
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički
- Zaštita za decu

- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima

Deo za vino

- Temperature zone: 2, podesivo između +5 °C do +20 °C
- može se trajno uključiti, može se zatamniti
- Police: 5, na teleskopskim policama za izvlačenje: 4
- Cirkularno hlađenje, Dovod svežeg vazduha preko FreshAir filtera sa aktivnim ugljem
- Regulacija vlažnosti vazduha, pomoću ventilacije koja se može dodatno uključiti, u dva nivoa

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred i nazad



Ugradni frižideri za temperiranje vina



UWpri 3672

Ponuda iz linije Vinidor

Stil: vrata na vrata / Donji uređaj sa mogućnošću integrisanja

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	66 / 0,180 kWh
Maksimalan broj boca Bordeaux 0,75 l ² :	32
Ukupan obim ¹ :	92 l
Volumen:	Deo za vino: 92,6 l
Klasa buke:	34 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Vrata:	u ravni površine spremno za okvir koji se može dekorisati

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Soft System	Flex Open	Super Silent
Touch & Swipe Display	Smart Device	Fresh Air					

Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4"
- Digitalni prikaz temperature za dve zone za vino
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički
- Zaštita za decu

Deo za vino

- Temperaturne zone: 2, podesivo između +5 °C do +20 °C
- Police: 5, na teleskopskim policama za izvlačenje: 4
- Cirkularno hlađenje, Dovod svežeg vazduha preko FreshAir filtera sa aktivnim ugljem
- Regulacija vlažnosti vazduha, pomoću ventilacije koja se može dodatno uključiti, u dva nivoa

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred i nazad
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenjiva zaptivka na vratima



UWpri 3661

Ponuda iz linije Vinidor

Stil: vrata na vrata / Donji uređaj sa mogućnošću integrisanja

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	106 / 0,290 kWh
Maksimalan broj boca Bordeaux 0,75 l ² :	44
Ukupan obim ¹ :	107 l
Volumen:	Deo za vino: 107,2 l
Klasa buke:	34 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-ST (od +10 °C do +38 °C)
Vrata:	u ravni površine spremno za okvir koji se može dekorisati

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	UV Protect	Flex Fit	Vibrate Safe	Soft System	Super Silent
Touch & Swipe Display	Smart Device	Fresh Air	Presentation Light				

Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4"
- Digitalni prikaz temperature
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički
- Zaštita za decu

- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenjiva zaptivka na vratima

Deo za vino

- Temperaturne zone: 1, podesivo između +5 °C do +20 °C
- može se trajno uključiti, može se zatamniti
- Police: 4, na teleskopskim policama za izvlačenje: 4
- Cirkularno hlađenje, Dovod svežeg vazduha preko FreshAir filtera sa aktivnim ugljem
- Regulacija vlažnosti vazduha, pomoću ventilacije koja se može dodatno uključiti, u dva nivoa


Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred i nazad



UWgb 3632
Vinidor

Stil:	vrata na vrata / Donji uređaj	
Klasa energetske efikasnosti:		
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	105 / 0,287 kWh	
Maksimalan broj boca Bordeaux 0,75 l ² :	32	
Ukupan obim ¹ :	98 l	
Volumen:	Deo za vino: 98,2 l	
Klasa buke:	36 db(A) / C	
Klimatska klasa:	SN-ST (od +10 °C do +38 °C)	
Vrata:	crna u ravni površine, bez ručke i okvira	



Upravljanje

- Monohromatski LC displej, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature za dve zone za vino
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički
- Zaštita za decu

Deo za vino

- Temperature zone: 2, podesivo između +5 °C do +20 °C
- može se trajno uključiti, može se zatamniti
- Police: 5, na teleskopskim policama za izvlačenje: 3
- Cirkularno hlađenje, Dovod svežeg vazduha preko FreshAir filtera sa aktivnim ugljem
- Regulacija vlažnosti vazduha, pomoću ventilacije koja se može dodatno uključiti, u dva nivoa


Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred i nazad
- otvaranje vrata: desno zamenljivo
- Promenljiva zaptivka na vratima



UWgb 3631
Vinidor

Stil:	vrata na vrata / Donji uređaj	
Klasa energetske efikasnosti:		
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	106 / 0,290 kWh	
Maksimalan broj boca Bordeaux 0,75 l ² :	44	
Ukupan obim ¹ :	110 l	
Volumen:	Deo za vino: 110,8 l	
Klasa buke:	36 db(A) / C	
Klimatska klasa:	SN-ST (od +10 °C do +38 °C)	
Vrata:	crna u ravni površine, bez ručke i okvira	



Upravljanje

- Monohromatski LC displej, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički
- Zaštita za decu

- otvaranje vrata: desno zamenljivo
- Promenljiva zaptivka na vratima

Deo za vino

- Temperature zone: 1, podesivo između +5 °C do +20 °C
- može se trajno uključiti, može se zatamniti
- Police: 4, na teleskopskim policama za izvlačenje: 3
- Cirkularno hlađenje, Dovod svežeg vazduha preko FreshAir filtera sa aktivnim ugljem
- Regulacija vlažnosti vazduha, pomoću ventilacije koja se može dodatno uključiti, u dva nivoa

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred i nazad



Samostojeći frižideri za vino



Uređaji za vino

Frižideri za vino sa više opcija za temperaturu | Standardna oprema

	Vinidor	Vinidor Selection
Kvalitet	Održavanje konstantne temperature	Održavanje konstantne temperature.
	Podesivi temperaturni opseg u dve zone: od +5 °C do +20 °C	Podesivi temperaturni opseg u dve ili tri zone: od +5 °C do +20 °C.
	Stalni prikaz trenutne temperature u svakoj zoni	Stalni prikaz trenutne temperature.
	Trostruko UV i sigurnosno staklo (UVProtect Plus)	Trostruko UV i sigurnosno staklo (UVProtect Plus).
	Skladištenje sa niskim nivoom vibracija (VibrateSafe)	Skladištenje sa niskim nivoom vibracija (VibrateSafe).
	Zamenjiva zaptivka vrata	Zamenjiva zaptivka vrata.
	2 nogice podesive po visini	2 nogice podesive po visini.
Optimalna klima	Podesiva vlažnost pomoću HumiditySelect	Podesiva vlažnost pomoću HumiditySelect
		Prikaz trenutne vlažnosti StorageZone.
		Posuda za vodu.
	FreshAir filter u separatoru zona sa podsetnikom za zamenu.	FreshAir filter u svakom separatoru zona sa podsetnikom za zamenu.
Pogodnost i fleksibilnost	Podešavanje temperature u koracima od 1 °C.	Podešavanje temperature u koracima od 1 °C.
	Separator zona sa plastičnom policom za boce, opciono sa FlexFit drvenim oblogama (dodatna oprema).	Separator zona sa FlexFit drvenim oblogama.
	Prezentaciona polica.	Prezentacioni držač za boce od nerđajućeg čelika.
	SoftSystem mehanizam za nežno zatvaranje (soft stop).	SoftSystem mehanizam za nežno zatvaranje
	Drvene police podesive po visini (dodatne police dostupne kao dodatna oprema)	FlexFit drvene police sa SoftTelescopic mehanizmom za samostalno zatvaranje.
	Displej: izbor između 9 ili 12 jezika * (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/BG/RU/ZH-CN)	Displej: izbor između 12 jezika (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/BG/RU/ZH-CN)
Dizajn i način života		SommelierBoard *
	LED ceiling lighting for each zone	LightTower
	Zadnja zidna ploča: SmartSteel.	Zadnja zidna ploča: BlackSteel (crni čelik).
	Touch displej (SmartSteel modeli).	
	Touch & Swipe displej (BlackSteel modeli).	Touch & Swipe display, in the glass door
	Prezentaciono osvetljenje (staklena vrata).	Presentation light
	Tanka ručka vrata sa mehanizmom za otvaranje.	Uvučena vertikalna ručka.
	Nizak nivo buke.	Nizak nivo buke.
Bezbednost	InteriorFit	InteriorFit
	TempProtect Plus	TempProtect Plus
	Alarm za vrata, temperaturu i nestanak struje.	Alarm za vrata, temperaturu i nestanak struje.
		Obaveštenje o vlažnosti
	Alarm se aktivira zvučno i vizuelno na displeju, putem osvetljenja i push poruke zahvaljujući SmartDevice-u**	Alarm se aktivira zvučno i vizuelno na displeju, putem osvetljenja i push poruke zahvaljujući SmartDevice-u**
Povezivanje *	DisplayLock	DisplayLock
		eDoorLock, elektronska brava vrata
	SmartDevice (SmartDeviceBox uključen)*	SmartDevice (SmartDeviceBox uključen)
	Presentation light**	Prezentaciono osvetljenje**
	Podešavanje temperature u koracima od 1 °C**	Podešavanje temperature u koracima od 1 °C**
	Prikaz i upravljanje relevantnim funkcijama uređaja**	Prikaz i upravljanje relevantnim funkcijama uređaja**


Različita oprema je **označena** u narednim višim serijama.

* varira u zavisnosti od modela

** putem SmartDevice aplikacije

Vinidor

StainlessSteel 60 cm



WPsd 4652


WPsd 5252

max.
107

max.
155

Vinidor Selection

GlassBlack 60 cm




WPgbi 5272

WPgbi 5273

max.
106

max.
104

BlackSteel 60 cm



WPbsi 5052

WPbsi 5252


WSbsi 5252

max.
131

max.
155

max.
155

GlassBlack 70 cm



WPgbi 7472

WPgbi 7473

WPgbi 7483

max.
204

max.
182

max.
149

Jedinstvene funkcije




TempProtect Plus

Dvostruka zaštita. Uz TempProtect Plus naši frižideri za vino neprestano mere temperaturu pomoću dva senzora. Ovako imate dvostruko osiguranje da je vaše vino zaštićeno od promena temperature. Zato što dobijate upozorenje čim neki od senzora detektuje kritičnu promenu temperature, što vam omogućava da brzo reagujete.



HumiditySelect

Da bi pluteni čepovi bili u savršenom stanju, vlažnost na ekranu može da se podesi između dva nivoa: „Standardna vlažnost“ ili „Visoka vlažnost“. Ovako se osigurava optimalna vlažnost potrebna da bi pluteni čepovi ostali vlažni i čvrsto zatvarali flaše.



UVProtect Plus

Trostruka zaštita. Frižideri za vino sa staklenim vratima nude neprevaziđenu zaštitu od UV zračenja: tri zaštitna sloja koja se sastoje od zatamnjenog stakla i duplog sloja vakuumski nanetog metala. Poznat je kao niskoemisioni premaz i pruža zaštitu velike efikasnosti za vino od štetnog sunčevog zračenja.



eDoorLock

Ako postoji jedna stvar u životu u koju možete biti sigurni – to su vaša vina. Elektronska brava na vratima to obezbeđuje – otključava se unosom PIN koda i sprečava neovlašćenu upotrebu. Pritom je i efikasnija, jer praktičan način otključavanja omogućava brže otvaranje vrata. Želite još veću sigurnost? Naša SmartDevice aplikacija vas uvek obaveštava da li su vrata otvorena ili zatvorena.



Drvene police FlexFit

Olakšano podešavanje polica: podesivi drveni rubovi na FlexFit policama za skladištenje omogućavaju vam da stvorite savršen prostor za svaku bocu – čak i one veličine Magnum. Zato će vaša kolekcija vina izgledati urednije nego ikada, a ne morate da brinete o mrljama od prosutog crvenog vina jer zaprljane rubove prosto možete da zamenite.



Unutrašnjost BlackSteel

Idealna pozadina za vašu kolekciju vina: pozadinski panel BlackSteel. Upečatljivi crni nerđajući čelik daje određeni neopisivi kvalitet unutrašnjosti frižidera za vino. Međutim, izgled je samo jedna od njegovih prednosti – crni zid takođe osigurava ujednačenu cirkulaciju vazduha i savršenu kontrolu vlažnosti.




SommelierBoard

Unesite eleganciju u svoj prostor uz SommelierBoard. Ovaj prefinjeni komplet prezentuje sva vaša vina, čaše, pribor za pretakanje i opremu na sofisticiran način. Ne samo da izgleda fantastično, nego i omogućava praktičnost uz integrisanu kutiju za skladištenje i namensku radnu površinu za otvaranje i serviranje vina.



VibrateSafe

Vašem vinu su potrebni mir i tišina. Zato naši frižideri za vino garantuju blago održavanje uz posebno tihe kompresore koji su specijalno razvijeni u kompaniji Liebherr i stabilne drvene police od čvrste bukovine. Ovo vinu omogućava da sazri u tišini i bez uznemiravanja.



LightTower

Jedan od najvažnijih, ali i najzastupljenijih elemenata je svetlo. Ako se pametno koristi, može da čini čuda za pravu atmosferu baš kao što je slučaj sa našim uređajima sa staklenim vratima. Dva vertikalna svetlosna stuba osvetljavaju boce vina baš poput umetničkih dela kakva i jesu svaki put kada otvorite vrata ili neprestano. Vi birate – baš kao i intenzitet svetla.



Filter od uglja FreshAir

Da biste osigurali da vaše vino može da zri u optimalnim uslovima vazduha, svi Liebherr frižideri za vino imaju filter od aktivnog uglja koji pouzdano skuplja sve mirise. Ovo znači da će vino zadržati čistu aromu. Da biste se uverili da će tako i ostati, vaš Liebherr uređaj vas podseća da promenite filter svakih 6 meseci što možete lako sami da uradite.



Alarm u vratima

Spremno za uzbunu čim se otvori. Ako vrata frižidera za vino ostanu otvorena duže od 60 sekundi, aktivira se alarm u vratima. Alarm u vratima ima glasan zvuk koji prati pulsirajuće svetlo u uređaju. Ovo vam omogućava što brže reagovanje za održavanje optimalnih uslova temperature za vino.



SmartDeviceBox nakon ugradnje

Pazite na vino bilo gde da se nalazite. Frižider za vino Vinidor može brzo da se poveže u mrežu – uz dodatak SmartDeviceBox. Ovo vam pruža sve pogodnosti aplikacije SmartDevice. Imate pristup svojim uređajima sa bilo kog mesta i možete da pregledate i menjate podešavanja kao što je temperatura dok ste odsutni. A šalje vam i bezbednosne informacije o uređaju i vinu na pametni telefon.

Ugradni frižider za pića

UBCpr 376i

prime

86-92

Stil:	vrata na vrata / Donji uređaj
Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	161 / 0,441 kWh
Ukupan obim l:	130 l
Volumen:	Frižider: 130 l
Klasa buke:	34 db(A) / B SuperSilent
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	86 - 92 / 60 / najmanje 56,5

Super Cool

Soft System

Touch & Swipe Display

Smart Device

Fresh Air

Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4"
- Digitalni prikaz temperature
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)


- GlassLine površine za odlaganje: 4, od toga mogu da se podele: 1
- EasyFresh safes: 0
- LED svetlo na gornjem delu

Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred i nazad
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenjiva zaptivka na vratima



Maksimalna težina po vratima nameštaja:



Pažnja:

Montaža vrata nameštaja na vrata uređaja (fiksna montaža vrata). Šarke za nameštaj nisu potrebne.

UBCgb 3731 plus

86-92

Stil:	vrata na vrata / Donji uređaj
Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	161 / 0,441 kWh
Ukupan obim l:	136 l
Volumen:	Frižider: 136 l
Klasa buke:	34 db(A) / B SuperSilent
Dimenzije otvora u cm (V / Š / D):	86 - 92 / 60 / najmanje 56,5



Upravljanje

- Monohromatski LC displej, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički

Frižider (i BioFresh deo)

- GlassLine površine za odlaganje: 4
- EasyFresh safes: 0
- LED svetlo na gornjem delu


Dodatne prednosti opreme

- Stopice podesive po visini napred i nazad
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenjiva zaptivka na vratima



Uređaji za vino

Maksimalna težina po vratima nameštaja:



Pažnja:

Montaža vrata nameštaja na vrata uređaja (fiksna montaža vrata). Šarke za nameštaj nisu potrebne.

Kratak opis funkcija | Kaljenje i skladištenje

Vino

1 Zone	Uz stalnu temperaturu u celoj unutrašnjosti koja može da se podesi od +5°C do +20°C.
2 Zones	Sa dve temperaturne zone može zasebno i precizno da se podesi od +5°C do +20°C.
3 Zones	Sa tri temperaturne zone može zasebno i precizno da se podesi od +5°C do +20°C.
Temp Protect Plus	Dva senzora neprestano mere temperaturu u odeljku za vino. Dobićete obaveštenje u slučaju kritične promene. *
Power Chill	Novo uskladištene boce se veoma brzo i automatski hlade do idealne temperature za posluživanje.
Humidity Control	Vlažnost može aktivno da se reguliše u intervalima od 5% između 50% i 80% RH**.
Humidity Select	Vlažnost se može podesiti između dva nivoa: Standardni i Visoki.
Fresh Air	Filter od aktivnog uglja pouzdano skuplja sve mirise za čistu aromu.
UV Protect Plus	Trostruka zaštita: Zatamnjeno staklo i vrata sa dva sloja vakuumski nanetog metala pružaju izuzetno efikasnu zaštitu od sunčevog zračenja.
UV Protect	Dvostruka zaštita: Zatamnjeno staklo i vrata sa jednim slojem vakuumski nanetog metala pružaju efikasnu zaštitu od sunčevog zračenja.
Flex Fit	Prilagođeni prostor za boce svih veličina.
Sommelier Board	Za efikasnu prezentaciju i pretakanje: Drvene police sa prostorom od nerđajućeg čelika za prikazivanje flaša, drvena kutija za pribor za pretakanje i prostor za rashlađivanje čaša za vino.
Vibrate Safe	Sistem za hlađenje potpuno izolovan od vibracija omogućava da vino sazreva bez ometanja.

Dizajn

Steel Interior	SmartSteel zadnji zid od nerđajućeg čelika osigurava uravnoteženu cirkulaciju vazduha i nije samo privlačan element dizajna.
Light Tower	Novi dizajn osvetljenja ravnomerno osvetljava unutrašnjost i omogućava potporu staklenim policama. Fleksibilno, uz uštedu prostora i jedinstveno.
Light Column	LED svetlosni stub od vrha do dna ravnomerno osvetljava unutrašnjost. Na jednoj ili obe strane u zavisnosti od serije.
Presentation Light	Efikasno prikazuje kolekciju vina čak i kada su staklena vrata zatvorena. Osvetljenost može da se priguši pomoću ekrana. *
LED	Emituje malo toplote, štedi energiju, a održavanje nije potrebno za optimalno osvetljenje.

Pogodnost i fleksibilnost

Soft System	Vrata se veoma nežno automatski zatvaraju, čak i ako su potpuno napunjena pod uslovom da je ugao otvorenosti manji od 30°.
Telescopic Rails	Fioke na glatkim teleskopskim šinama za praktično otvaranje i zatvaranje i lako uklanjanje.
Tip Open	Staklena vrata se otvaraju za 7 cm kada ih dodirnete radi lakog pristupa i otvaranja do kraja.
Super Silent	Pssst, slušajte pažljivo: vaš Liebherr uređaj je toliko tih da morate da napregnute uši da biste ga čuli.
Touch & Swipe-Display	Intuitivna kontrola frižidera – prosto putem dodira i prevlačenja preko ekrana u boji.
Touch-Display	Liebherr uređaji se izuzetno lako koriste uz nežan dodir prstom na jasnom dodirnom ekranu.
Presentation Board	Prikazuje vrhunska vina i flaše koje su otvorene.
eDoor Lock	Elektronska brava na vratima sprečava neovlašćeno korišćenje, a frižider za vino se otključava nakon unosa ispravnog PIN-a. *
Door Lock	Mehanička brava pruža vrhunsku bezbednost za vašu dragocenu kolekciju vina. Brava je poravnata sa površinom i neprimetno se uklapa u celokupni dizajn.
Easy Serve Basket	Korpa za boce za pregledno skladištenje i lak pristup.
Self Closing Door	Vrata frižidera za vino se neometano sama zatvaraju kada se otvore manje od 90°.
Easy Fill	Pomoć pri punjenju za lako punjenje frižidera za vino. Vrata ostaju otvorena ako je ugao veći od 90°.

Povezivanje

Smart Device	Integrirana kutija SmartDeviceBox omogućava vam da upravljate uređajem i koristite dodatne usluge putem računara i mobilnih uređaja.
Smart Device ready	Kutija SmartDeviceBox može naknadno da se postavi tako da možete da kontrolišete uređaj i koristite dodatne usluge putem računara i mobilnih uređaja. Dostupno kao dodatak.

Posebna grupa proizvoda

Cigar	Inovativne funkcije i savršeno okruženje za fine cigare.
-------	--



WPbl 5001 GrandCru

Jedinstvene funkcije



TempProtect Plus

Dvostruka zaštita. TempProtect Plus u našim ormarima za vino konstantno meri temperaturu pomoću dva senzora. Ovako imate dvostruko osiguranje da je vaše vino zaštićeno od promena temperature. Zato što dobijate upozorenje čim neki od senzora detektuje kritičnu promenu temperature, što vam omogućava da brzo reagujete.



HumidityControl

Uz HumiditySelect, vlažnost u modelima GrandCru može da se podesi u dve faze: odvlaživanje i ovlaživanje. Modeli iz linije GrandCru opremljeni su funkcijom HumidityControl. Ova funkcija omogućava podešavanje vlažnosti po potrebi u rasponu od 50 % do 80 % RH*. Ako vrednost padne ispod 50 % RH*, uređaj obaveštava o ovome.



UVProtect Plus

Trostruka zaštita. Za dugoročno skladištenje, ormari za vino sa staklenim vratima nude izuzetnu zaštitu od UV zračenja: tri zaštitna sloja sačinjena su od zatamnjenog stakla i duplog sloja vakuumski nanetog metala. Poznat je kao niskoemisioni premaz i pruža zaštitu velike efikasnosti za vino od štetnog sunčevog zračenja.



Mehanička brava

Svoje blago sačuvajte za sebe. Kolekcije vina su obično i dragocene investicije i kao takve ih treba zaštititi. Mehanička brava osigurava da uvek imate kontrolu nad tim ko pristupa vinu u vašem ormaru za vino iz linije GrandCru. Brava je poravnata sa površinom i neprimetno se uklapa u celokupni dizajn.



Skladištenje „grlo uz grlo“ za maksimalni kapacitet flaša

Maksimalni kapacitet. Liebherr ormar za vino olakšava organizaciju čak i rastuće kolekcije vina. Unutrašnjost je projektovana tako da se flaše mogu skladištiti „grlo uz grlo“ na drvenim policama. To znači da ima dovoljno mesta čak i za sve veću zalihu vina. Slobodno nastavite sa kolekcionarstvom.



Panel na zadnjem zidu: metalni, grafitno sivi

Unutrašnjost dostojna vašeg vina. Zbog kombinacije drvenih polica i elegantnog panela na zadnjem zidu u grafitno sivoj boji enterijer ormara za vino GrandCru je pravi vizuelni užitek – čak i kada je prazan. Zadnja panel nije samo dizajnerski detalj, već omogućava sofisticiranu cirkulaciju vazduha i elegantno odvaja vino od tehničkih komponenti uređaja.



SelfClosing Door uz EasyFill pomoć pri punjenju

Za olakšano punjenje. EasyFill pomoć pri punjenju obezbeđuje da vrata ormara za vino ostanu otvorena od ugla od 90° radi lakšeg punjenja. A zahvaljujući SelfClosing mehanizmu, vrata se sama po sebi zatvaraju kada su otvorena pod uglom manjim od 90° – uvek nežno, kako vaša dragocena vina i zaslužuju.



VibrateSafe

Vašem vinu su potrebni mir i tišina. Zato naši ormari za vino garantuju tiho skladištenje zahvaljujući posebno tihim kompresorima koje je razvio Liebherr i stabilnim policama od punog bukovog drveta. Ovo vinu omogućava da sazri u tišini i bez uznemiravanja.



LightColumn, sa jedne strane

Za savršen pregled vina stub LED LightColumn postavljen je od vrha do dna uređaja sa staklenim vratima. Ravnomerno osvetljava unutrašnjost ormara za vino iz linije GrandCru. Poseban detalj predstavlja prigušivo prezentaciono osvetljenje za privlačnu prezentaciju vaše kolekcije vina čak i kada su vrata zatvorena.



Filter od aktivnog uglja FreshAir

Kako bi vaše vino sazrevalo u optimalnom kvalitetu vazduha, svi Liebherr ormari za vino imaju filter sa aktivnim ugljem koji pouzdano skuplja sve vrste mirisa. Ovo znači da će vino zadržati čistu aromu. Da biste se uverili da će tako i ostati, vaš Liebherr uređaj vas podseća da promenite filter svakih 6 meseci što možete lako sami da uradite.



Bezbednost

Zaštita vredne kolekcije vina velika je odgovornost. Zato su naši ormari za vino opremljeni sveobuhvatnim zaštitnim paketom. Sofisticirane funkcije alarma reaguju sa zvučnim i vizuelnim upozorenjima pre nego što se vino izloži opasnosti.



SmartDevice

Pazite na vino bilo gde da se nalazite. Svi novi ormari za vino dolaze spremni za umrežavanje ili mogu biti integrisani u pametni dom putem dodatka SmartDevice. Ovako ćete iskoristiti pogodnosti aplikacije SmartDevice i imati pristup svom uređaju sa bilo kog mesta. Podešavanja možete da menjate u hodu, pregledate temperaturu i dobijate informacije o bezbednosti na svoj pametni telefon.


Frižideri za čuvanje vina | Standardna oprema

	GrandCru	GrandCru Selection
Kvalitet	Održavanje konstantne temperature	Održavanje konstantne temperature
	Podesivi temperaturni opseg u jednoj zoni: od +5 °C do +20 °C	Podesivi temperaturni opseg u jednoj zoni: od +5 °C do +20 °C
	Stalni prikaz trenutne temperature	Stalni prikaz trenutne temperature
	Trostruko UV i sigurnosno staklo / UVProtect Plus	Trostruko UV i sigurnosno staklo / UVProtect Plus
	Skladištenje sa niskim nivoom vibracija / VibrateSafe	Skladištenje sa niskim nivoom vibracija / VibrateSafe
	Skladištenje grlić uz grlić za maksimalan kapacitet boca	Skladištenje grlić uz grlić za maksimalan kapacitet boca
	Zamenjiva zaptivka vrata	Zamenjiva zaptivka vrata
	2 nogice podesive po visini	2 nogice podesive po visini
Optimalna klima	Podesiva vlažnost pomoću HumiditySelect-a	Kontrolisana vlažnost pomoću HumidityControl-a
		Prikaz trenutne vlažnosti
	1 FreshAir filter sa podsetnikom za zamenu	1 FreshAir filter sa podsetnikom za zamenu
	Podešavanje temperature u koracima od 1 °C	Podešavanje temperature u koracima od 1 °C
Pogodnost i fleksibilnost	EasyFill pomoć za punjenje.	EasyFill loading aid
	Samozatvarajuća vrata (SelfClosing Door).	Samozatvarajuća vrata
	Drvene police podesive po visini	Height-adjustable wooden shelves
	Displej: izbor između 9 jezika (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)	Displej: izbor između 9 jezika (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)
Dizajn i način života	LED plafonsko osvetljenje	LED plafonsko osvetljenje (puna vrata), LightColumn (staklena vrata)
	Zadnja zidna ploča: metal u grafitno sivoj boji.	Zadnja zidna ploča: nerđajući čelik
	Touch display	Touch display
	Prezentaciono osvetljenje (staklena vrata).	Prezentaciono osvetljenje (staklena vrata)
	Crna ručka.	Ručka: brušeni aluminijum
	Nizak nivo buke	Nizak nivo buke
Bezbednost	TempProtect Plus	TempProtect Plus
	Alarm za vrata, temperaturu i nestanak struje.	Alarm za vrata, temperaturu i nestanak struje
	Alarm se aktivira zvučno i vizuelno na displeju, putem osvetljenja i push poruka uz SmartDevice*	Alarm se aktivira zvučno i vizuelno na displeju, putem osvetljenja i push poruka uz SmartDevice*
	Zaključavanje displeja	Display lock
	Mehanička brava vrata, naknadno ugradiva	Integrisana mehanička brava
Povezivanje *	SmartDevice-ready	SmartDevice (SmartDeviceBox uključen)
	Presentation light*	Prezentaciono osvetljenje*
	Podešavanje temperature u koracima od 1 °C*	Podešavanje temperature u koracima od 1 °C*
	Prikaz i upravljanje relevantnim funkcijama uređaja*	Prikaz i upravljanje relevantnim funkcijama uređaja*


Različita oprema je **označena** u narednim višim serijama.

putem SmartDevice aplikacije



GrandCru 60 cm



GrandCru Selection 60 cm



GrandCru Selection 75 cm



** +3,4 cm šarka vrata



WPgbi 7483 Vinidor Selection



← 70 →



WPgbi 7483

Ponuda iz linije Vinidor

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

144 / 0,394 kWh

Maksimalan broj boca Bordeaux 0,75 l²:

149

Ukupan obim¹:

561 l

Volumen:

Deo za vino: 561,9 l

Klasa buke:

35 db(A) / B SuperSilent

Klimatska klasa:

SN-ST (od +10 °C do +38 °C)

Vrata / bočne strane:

u ravni površine, Okvir / BlackSteel

3 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Sommelier Board	Vibrate Safe
Glasses & Utensils Separator	Light Tower	Presentation Light	Soft Telescopic Rails	Super Silent	Smart Device		

Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4"
- Digitalni prikaz temperature
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički
- Zaštita za decu

- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima
- Brava

Deo za vino

- Temperaturne zone: 3, podesivo između +5 °C do +20 °C
- podesive po visini
- Police: 11, na teleskopskim policama za izvlačenje: 8, od toga police za prezentaciju: 1
- Cirkularno hlađenje, Dovod svežeg vazduha preko FreshAir filtera sa aktivnim ugljem
- Regulacija vlažnosti vazduha, pomoću ventilacije koja se može dodatno uključiti, u dva nivoa


Dodatne prednosti opreme

- Vertikalna Rukohvat
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad



WSbli 7731
Ponuda iz linije GrandCru

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	102 / 0,279 kWh
Maksimalan broj boca Bordeaux 0,75 l ² :	324
Ukupan obim ¹ :	628 l
Volumen:	Deo za vino: 628,0 l
Klasa buke:	38 db(A) / C
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Vrata / bočne strane:	crna / Crna



Upravljanje

- Monohromatski LC displej u vratima, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički
- Zaštita za decu


- Transportne ručke nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima
- Brava

Deo za vino

- Temperaturne zone: 1, podesivo između +5 °C do +20 °C
- LED svetlo na gornjem delu
- Police od bukovog drveta podesive po visini
- Police: 7
- Cirkularno hlađenje, Dovod svežeg vazduha preko FreshAir filtera sa aktivnim ugljem
- Regulacija vlažnosti vazduha, pomoću ventilacije koja se može dodatno uključiti, između 50% i 80% RV*

Dodatne prednosti opreme

- Aluminijska tanka ručka na vratima



WPgbi 7473
Ponuda iz linije Vinidor

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	144 / 0,394 kWh
Maksimalan broj boca Bordeaux 0,75 l ² :	182
Ukupan obim ¹ :	561 l
Volumen:	Deo za vino: 561,9 l
Klasa buke:	35 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-ST (od +10 °C do +38 °C)
Vrata / bočne strane:	u ravni površine, Okvir / BlackSteel



Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4"
- Digitalni prikaz temperature
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički
- Zaštita za decu

- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenljiva zaptivka na vratima
- Brava

Deo za vino

- Temperaturne zone: 3, podesivo između +5 °C do +20 °C
- podesive po visini
- Police: 12, na teleskopskim policama za izvlačenje: 9
- Cirkularno hlađenje, Dovod svežeg vazduha preko FreshAir filtera sa aktivnim ugljem
- Regulacija vlažnosti vazduha, pomoću ventilacije koja se može dodatno uključiti, u dva nivoa

Dodatne prednosti opreme

- Vertikalna Rukohvat
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred

Samostojeći frižideri za temperiranje vina



WPgbi 7472

Ponuda iz linije Vinidor

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	145 / 0,397 kWh
Maksimalan broj boca Bordeaux 0,75 l ² :	204
Ukupan obim ¹ :	575 l
Volumen:	Deo za vino: 575,3 l
Klasa buke:	35 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-ST (od +10 °C do +38 °C)
Vrata / bočne strane:	u ravni površine, Okvir / BlackSteel

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	Glasses & Steel Interior
Light Tower	Presentation Light	Soft Telescopic Rails	Super Silent	Smart Device			

Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4"
- Digitalni prikaz temperature
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički
- Zaštita za decu

Deo za vino

- Temperaturne zone: 2, podesivo između +5 °C do +20 °C
- podesive po visini
- Police: 10, na teleskopskim policama za izvlačenje: 8
- Cirkularno hlađenje, Dovod svežeg vazduha preko FreshAir filtera sa aktivnim ugljem
- Regulacija vlažnosti vazduha, pomoću ventilacije koja se može dodatno uključiti, u dva nivoa

Dodatne prednosti opreme

- Vertikalna Rukohvat
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred



WPgbi 5283

Ponuda iz linije Vinidor

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	126 / 0,345 kWh
Maksimalan broj boca Bordeaux 0,75 l ² :	85
Ukupan obim ¹ :	357 l
Volumen:	Deo za vino: 357,8 l
Klasa buke:	35 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-ST (od +10 °C do +38 °C)
Vrata / bočne strane:	u ravni površine, Okvir / BlackSteel

3 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Sommelier Board	Vibrate Safe
Glasses & Steel Interior	Light Tower	Presentation Light	Soft Telescopic Rails	Super Silent	Smart Device		

Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4"
- Digitalni prikaz temperature
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički
- Zaštita za decu

Deo za vino

- Temperaturne zone: 3, podesivo između +5 °C do +20 °C
- podesive po visini
- Police: 10, na teleskopskim policama za izvlačenje: 7, od toga police za prezentaciju: 1
- Cirkularno hlađenje, Dovod svežeg vazduha preko FreshAir filtera sa aktivnim ugljem
- Regulacija vlažnosti vazduha, pomoću ventilacije koja se može dodatno uključiti, u dva nivoa

Dodatne prednosti opreme

- Vertikalna Rukohvat
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad



WPgbi 5273

Ponuda iz linije Vinidor

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	126 / 0,345 kWh
Maksimalan broj boca Bordeaux 0,75 l ² :	104
Ukupan obim ¹ :	357 l
Volumen:	Deo za vino: 357,8 l
Klasa buke:	35 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-ST (od +10 °C do +38 °C)
Vrata / bočne strane:	u ravni površine, Okvir / BlackSteel



Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4"
- Digitalni prikaz temperature
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički
- Zaštita za decu

- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenjliva zaptivka na vratima
- Brava

Deo za vino

- Temperaturne zone: 3, podesivo između +5 °C do +20 °C
- podesive po visini
- Police: 11, na teleskopskim policama za izvlačenje: 8
- Cirkularno hlađenje, Dovod svežeg vazduha preko FreshAir filtera sa aktivnim ugljem
- Regulacija vlažnosti vazduha, pomoću ventilacije koja se može dodatno uključiti, u dva nivoa

Dodatne prednosti opreme

- Vertikalna Rukohvat
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred



WPbsi 5252

Vinidor

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	127 / 0,347 kWh
Maksimalan broj boca Bordeaux 0,75 l ² :	155
Ukupan obim ¹ :	367 l
Volumen:	Deo za vino: 367,6 l
Klasa buke:	37 db(A) / C
Klimatska klasa:	SN-ST (od +10 °C do +38 °C)
Vrata / bočne strane:	u ravni površine, Okvir / BlackSteel



Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4" u vratima
- Digitalni prikaz temperature
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički
- Zaštita za decu

Dodatne prednosti opreme

- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenjliva zaptivka na vratima
- Brava

Deo za vino

- Temperaturne zone: 2, podesivo između +5 °C do +20 °C
- može se trajno uključiti, može se zatamniti
- Police od bukovog drveta podesive po visini
- Police: 8, od toga police za prezentaciju: 1
- Cirkularno hlađenje, Dovod svežeg vazduha preko FreshAir filtera sa aktivnim ugljem
- Regulacija vlažnosti vazduha, pomoću ventilacije koja se može dodatno uključiti, u dva nivoa

Frižideri za vino sa više opcija za temperaturu



SommelierBoard

Unesite eleganciju u svoj prostor uz SommelierBoard. Ovaj prefinjeni komplet prezentuje sva vaša vina, čaše, pribor za pretakanje i opremu na sofisticiran način. Ne samo da izgleda fantastično, nego i omogućava praktičnost uz integrisanu kutiju za skladištenje i namensku radnu površinu za otvaranje i serviranje vina.



Drvene police FlexFit

Olakšano podešavanje polica: podesivi drveni rubovi na FlexFit policama za skladištenje omogućavaju vam da stvorite savršen prostor za svaku bocu – čak i one veličine Magnum. Zato će vaša kolekcija vina izgledati urednije nego ikada, a ne morate da brinete o mrljama od prosutog crvenog vina jer zaprljane rubove prosto možete da zamenite.



← 60 →

WPsd 5252

Vinidor

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

127 / 0,347 kWh

Maksimalan broj boca Bordeaux 0,75 l²:

155

Ukupan obim¹:

367 l

Volumen:

Deo za vino: 367,6 l

Klasa buke:





37 db(A) / C

Klimatska klasa:

SN-ST (od +10 °C do +38 °C)

Vrata / bočne strane:

SmartSteel / srebrna



Upravljanje

- Monohromatski LC displej u vratima, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički
- Zaštita za decu

Dodatne prednosti opreme

- Šipkasta ručka sa integrisanom mehanikom za otvaranje
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenljivo
- Promenljiva zaptivka na vratima
- Brava

Deo za vino

- Temperature zone: 2, podesivo između +5 °C do +20 °C
- može se trajno uključiti, može se zatamniti
- Police od bukovog drveta podesive po visini
- Police: 8
- Cirkularno hlađenje, Dovod svežeg vazduha preko FreshAir filtera sa aktivnim ugljem
- Regulacija vlažnosti vazduha, pomoću ventilacije koja se može dodatno uključiti, u dva nivoa



WSbsi 5252

Vinidor

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	100 / 0,273 kWh
Maksimalan broj boca Bordeaux 0,75 l ² :	155
Ukupan obim ¹ :	349 l
Volumen:	Deo za vino: 349,9 l
Klasa buke:	37 db(A) / C
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Vrata / bočne strane:	



Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4" u vratima
- Digitalni prikaz temperature
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički
- Zaštita za decu

- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenjiva zaptivka na vratima
- Brava

Deo za vino

- Temperaturne zone: 2, podesivo između +5 °C do +20 °C
- Police od bukovog drveta podesive po visini
- Police: 8, od toga police za prezentaciju: 1
- Cirkularno hlađenje, Dovod svežeg vazduha preko FreshAir filtera sa aktivnim ugljem
- Regulacija vlažnosti vazduha, pomoću ventilacije koja se može dodatno uključiti, u dva nivoa

Dodatne prednosti opreme


- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred



WSbli 5231

Ponuda iz linije GrandCru

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	96 / 0,263 kWh
Maksimalan broj boca Bordeaux 0,75 l ² :	229
Ukupan obim ¹ :	433 l
Volumen:	Deo za vino: 433,9 l
Klasa buke:	38 db(A) / C
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Vrata / bočne strane:	crna / Crna



Upravljanje

- Monohromatski LC displej u vratima, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički
- Zaštita za decu

- Transportne ručke nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenjiva zaptivka na vratima
- Brava

Deo za vino

- Temperaturne zone: 1, podesivo između +5 °C do +20 °C
- LED svetlo na gornjem delu
- Police od bukovog drveta podesive po visini
- Police: 6
- Cirkularno hlađenje, Dovod svežeg vazduha preko FreshAir filtera sa aktivnim ugljem
- Regulacija vlažnosti vazduha, pomoću ventilacije koja se može dodatno uključiti, između 50% i 80% RV*

Dodatne prednosti opreme

- Aluminijska tanka ručka na vratima



WPbli 5231 GrandCru Selection



LightColumn, sa jedne strane

Za savršen pregled vina stub LED LightColumn postavljen je od vrha do dna uređaja sa staklenim vratima. Ravnomerno osvetljava unutrašnjost ormara za vino iz linije GrandCru. Poseban detalj predstavlja prigušivo prezentaciono osvetljenje za privlačnu prezentaciju vaše kolekcije vina čak i kada su vrata zatvorena.



← 60 →



WPbli 5231

Ponuda iz linije GrandCru

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h:

115 / 0,315 kWh

Maksimalan broj boca Bordeaux 0,75 l²:

229

Ukupan obim¹:

442 l

Volumen:

Deo za vino: 442,6 l

Klasa buke:


38 db(A) / C

Klimatska klasa:

SN-ST (od +10 °C do +38 °C)

Vrata / bočne strane:

u ravni površine, Okvir Crna / Crna



Upravljanje

- Monohromatski LC displej u vratima, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički
- Zaštita za decu

- Transportne ručke nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenljivo
- Promenjiva zaptivka na vratima
- Brava

Deo za vino

- Temperaturne zone: 1, podesivo između +5 °C do +20 °C
- LED svetlo, sa jedne strane može se trajno uključiti, može se zatamniti
- Police od bukovog drveta podesive po visini
- Police: 6
- Cirkularno hlađenje, Dovod svežeg vazduha preko FreshAir filtera sa aktivnim ugljem
- Regulacija vlažnosti vazduha, pomoću ventilacije koja se može dodatno uključiti, između 50% i 80% RV*

Dodatne prednosti opreme

- Aluminijumska tanka ručka na vratima



WPbsi 5052

Vinidor

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	123 / 0,336 kWh
Maksimalan broj boca Bordeaux 0,75 l ² :	131
Ukupan obim ¹ :	319 l
Volumen:	Deo za vino: 319,9 l
Klasa buke:	37 db(A) / C
Klimatska klasa:	SN-ST (od +10 °C do +38 °C)
Vrata / bočne strane:	u ravni površine, Okvir / BlackSteel



Upravljanje

- TFT displej u boji 2,4" u vratima
- Digitalni prikaz temperature
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički
- Zaštita za decu

Dodatne prednosti opreme

- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenljivo
- Promenjiva zaptivka na vratima
- Brava

Deo za vino

- Temperaturne zone: 2, podesivo između +5 °C do +20 °C
- može se trajno uključiti, može se zatamniti
- Police od bukovog drveta podesive po visini
- Police: 7, od toga police za prezentaciju: 1
- Cirkularno hlađenje, Dovod svežeg vazduha preko FreshAir filtera sa aktivnim ugljem
- Regulacija vlažnosti vazduha, pomoću ventilacije koja se može dodatno uključiti, u dva nivoa



WPbli 5031

Ponuda iz linije GrandCru

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	111 / 0,304 kWh
Maksimalan broj boca Bordeaux 0,75 l ² :	196
Ukupan obim ¹ :	385 l
Volumen:	Deo za vino: 385,9 l
Klasa buke:	38 db(A) / C
Klimatska klasa:	SN-ST (od +10 °C do +38 °C)
Vrata / bočne strane:	u ravni površine, Okvir Crna / Crna



Upravljanje

- Monohromatski LC displej u vratima, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički
- Zaštita za decu

- Transportne ručke nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenljivo
- Promenjiva zaptivka na vratima
- Brava

Deo za vino

- Temperaturne zone: 1, podesivo između +5 °C do +20 °C
- LED svetlo, sa jedne strane može se trajno uključiti, može se zatamniti
- Police od bukovog drveta podesive po visini
- Police: 5
- Cirkularno hlađenje, Dovod svežeg vazduha preko FreshAir filtera sa aktivnim ugljem
- Regulacija vlažnosti vazduha, pomoću ventilacije koja se može dodatno uključiti, između 50% i 80% RV*

Dodatne prednosti opreme

- Aluminijumska tanka ručka na vratima

Frižideri za čuvanje vina



← 60 →

WSbli 5031

Ponuda iz linije GrandCru

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	97 / 0,265 kWh
Maksimalan broj boca Bordeaux 0,75 l ² :	196
Ukupan obim ¹ :	378 l
Volumen:	Deo za vino: 378,2 l
Klasa buke:	38 db(A) / C
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Vrata / bočne strane:	crna / Crna

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	LED	Touch Display	Door Lock	Self Closing Door
Easy Fill	Smart Device						

Upravljanje

- Monohromatski LC displej u vratima, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature
- Uključujući SmartDeviceBox
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički
- Zaštita za decu

- Transportne ručke nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenjiva zaptivka na vratima
- Brava

Deo za vino

- Temperature zone: 1, podesivo između +5 °C do +20 °C
- LED svetlo na gornjem delu
- Police od bukovog drveta podesive po visini
- Police: 5
- Cirkularno hlađenje, Dovod svežeg vazduha preko FreshAir filtera sa aktivnim ugljem
- Regulacija vlažnosti vazduha, pomoću ventilacije koja se može dodatno uključiti, između 50% i 80% RV*

Dodatne prednosti opreme

- Aluminijska tanka ručka na vratima



← 60 →

WSbl 5001

GrandCru

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	97 / 0,265 kWh
Maksimalan broj boca Bordeaux 0,75 l ² :	196
Ukupan obim ¹ :	378 l
Volumen:	Deo za vino: 378,1 l
Klasa buke:	38 db(A) / C
Klimatska klasa:	SN-T (od +10 °C do +43 °C)
Vrata / bočne strane:	crna / Crna

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	LED	Touch Display	Door Lock	Self Closing Door
Easy Fill	Smart Device ready						

Upravljanje

- Monohromatski LC displej u vratima, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički
- Zaštita za decu

- Transportne ručke nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenjiva zaptivka na vratima
- Brava

Deo za vino

- Temperature zone: 1, podesivo između +5 °C do +20 °C
- LED svetlo na gornjem delu
- Police od bukovog drveta podesive po visini
- Police: 5
- Cirkularno hlađenje, Dovod svežeg vazduha preko FreshAir filtera sa aktivnim ugljem
- Regulacija vlažnosti vazduha, pomoću ventilacije koja se može dodatno uključiti, u dva nivoa

Dodatne prednosti opreme

- Crna šipkasta ručka



← 60 →

WPbl 5001

GrandCru

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h: **113 / 0,309 kWh**

Maksimalan broj boca Bordeaux **0,75 l²: 196**

Ukupan obim ¹: **385 l**

Volumen: Deo za vino: **385,0 l**

Klasa buke: **38 db(A) / C**

Klimatska klasa: **SN-ST (od +10 °C do +38 °C)**

Vrata / bočne strane: **u ravni površine, Okvir Crna / Crna**



Upravljanje

- Monohromatski LC displej u vratima, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički
- Zaštita za decu

- Transportne ručke nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- Otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenjiva zaptivka na vratima
- Brava

Deo za vino

- Temperaturne zone: 1, podesivo između +5 °C do +20 °C
- LED svetlo na gornjem delu može se trajno uključiti, može se zatamniti
- Police od bukovog drveta podesive po visini
- Police: 5
- Cirkularno hlađenje, Dovod svežeg vazduha preko FreshAir filtera sa aktivnim ugljem
- Regulacija vlažnosti vazduha, pomoću ventilacije koja se može dodatno uključiti, u dva nivoa

Dodatne prednosti opreme

- Crna šipkasta ručka



← 60 →

WPsd 4652

Vinidor

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h: **118 / 0,323 kWh**

Maksimalan broj boca Bordeaux **0,75 l²: 107**

Ukupan obim ¹: **272 l**

Volumen: Deo za vino: **272,4 l**

Klasa buke: **38 db(A) / C**

Klimatska klasa: **SN-ST (od +10 °C do +38 °C)**

Vrata / bočne strane: **SmartSteel / srebrna**



Upravljanje

- Monohromatski LC displej u vratima, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički
- Zaštita za decu

Dodatne prednosti opreme

- Šipkasta ručka sa integrisanom mehanikom za otvaranje
- Transportne ručke napred i nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- Otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenjiva zaptivka na vratima
- Brava

Deo za vino

- Temperaturne zone: 2, podesivo između +5 °C do +20 °C
- može se trajno uključiti, može se zatamniti
- Police od bukovog drveta podesive po visini
- Police: 6
- Cirkularno hlađenje, Dovod svežeg vazduha preko FreshAir filtera sa aktivnim ugljem
- Regulacija vlažnosti vazduha, pomoću ventilacije koja se može dodatno uključiti, u dva nivoa

Frižideri za čuvanje vina



← 60 →

WSbl 4601

GrandCru

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h: **84 / 0,230 kWh**

Maksimalan broj boca Bordeaux **0,75 l²: 166**


Ukupan obim ¹: **322 l**

Volumen: Deo za vino: **322,8 l**

Klasa buke: **38 db(A) / C**

Klimatska klasa: **SN-T (od +10 °C do +43 °C)**

Vrata / bočne strane: **crna / Crna**



Upravljanje

- Monohromatski LC displej u vratima, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički
- Zaštita za decu

- Transportne ručke nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenjliva zaptivka na vratima
- Brava

Deo za vino

- Temperature zone: 1, podesivo između +5 °C do +20 °C
- LED svetlo na gornjem delu
- Police od bukovog drveta podesive po visini
- Police: 5
- Cirkularno hlađenje, Dovod svežeg vazduha preko FreshAir filtera sa aktivnim ugljem
- Regulacija vlažnosti vazduha, pomoću ventilacije koja se može dodatno uključiti, u dva nivoa

Dodatne prednosti opreme

- Crna šipkasta ručka



← 60 →

WPbl 4601

GrandCru

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h: **111 / 0,304 kWh**

Maksimalan broj boca Bordeaux **0,75 l²: 166**

Ukupan obim ¹: **328 l**

Volumen: Deo za vino: **328,7 l**

Klasa buke: **38 db(A) / C**

Klimatska klasa: **SN-ST (od +10 °C do +38 °C)**

Vrata / bočne strane: **u ravni površine, Okvir Crna / Crna**



Upravljanje

- Monohromatski LC displej u vratima, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature
- SmartDeviceBox: kao opcioni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički
- Zaštita za decu

- Transportne ručke nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenjliva zaptivka na vratima
- Brava

Deo za vino

- Temperature zone: 1, podesivo između +5 °C do +20 °C
- LED svetlo na gornjem delu može se trajno uključiti, može se zatamniti
- Police od bukovog drveta podesive po visini
- Police: 5
- Cirkularno hlađenje, Dovod svežeg vazduha preko FreshAir filtera sa aktivnim ugljem
- Regulacija vlažnosti vazduha, pomoću ventilacije koja se može dodatno uključiti, u dva nivoa

Dodatne prednosti opreme

- Crna šipkasta ručka



← 60 →

WSbl 4201

GrandCru

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h: **75 / 0,205 kWh**

Maksimalan broj boca Bordeaux **0,75 l²: 141**


Ukupan obim ¹: **267 l**

Volumen: Deo za vino: **267,2 l**

Klasa buke: **38 db(A) / C**

Klimatska klasa: **SN-T (od +10 °C do +43 °C)**

Vrata / bočne strane: **crna / Crna**



Upravljanje

- Monohromatski LC displej u vratima, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature
- SmartDeviceBox: kao opcionni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički
- Zaštita za decu

- Transportne ručke nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenjiva zaptivka na vratima
- Brava

Deo za vino

- Temperaturne zone: 1, podesivo između +5 °C do +20 °C
- LED svetlo na gornjem delu
- Police od bukovog drveta podesive po visini
- Police: 4
- Cirkularno hlađenje, Dovod svežeg vazduha preko FreshAir filtera sa aktivnim ugljem
- Regulacija vlažnosti vazduha, pomoću ventilacije koja se može dodatno uključiti, u dva nivoa

Dodatne prednosti opreme

- Crna šipkasta ručka



← 60 →

WPbl 4201

GrandCru

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h: **95 / 0,260 kWh**

Maksimalan broj boca Bordeaux **0,75 l²: 141**

Ukupan obim ¹: **272 l**

Volumen: Deo za vino: **272,2 l**

Klasa buke: **38 db(A) / C**

Klimatska klasa: **SN-ST (od +10 °C do +38 °C)**

Vrata / bočne strane: **u ravni površine, Okvir Crna / Crna**



Upravljanje

- Monohromatski LC displej u vratima, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature
- SmartDeviceBox: kao opcionni pribor
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: optički i akustički
- Zaštita za decu

- Transportne ručke nazad, Transportni točkići nazad
- Stopice podesive po visini napred
- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Promenjiva zaptivka na vratima
- Brava

Deo za vino

- Temperaturne zone: 1, podesivo između +5 °C do +20 °C
- LED svetlo na gornjem delu može se trajno uključiti, može se zatamniti
- Police od bukovog drveta podesive po visini
- Police: 4
- Cirkularno hlađenje, Dovod svežeg vazduha preko FreshAir filtera sa aktivnim ugljem
- Regulacija vlažnosti vazduha, pomoću ventilacije koja se može dodatno uključiti, u dva nivoa

Dodatne prednosti opreme

- Crna šipkasta ručka



Kompaktni uređaji



Ugradni vinski frižider za čuvanje



WKEes 553

GrandCru

Stil: u ravni / Ugradni uređaj sa mogućnošću integrisanja

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	138 / 0,378 kWh
Maksimalan broj boca Bordeaux 0,75 l ² :	18
Ukupan obim ¹ :	51 l
Volumen:	Deo za vino: 51,0 l
Klasa buke:	32 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN (od +10 °C do +32 °C)
Vrata:	u ravni površine sa ručkom na okviru, Rukohvat



Upravljanje

- LC displej, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: akustički
- Zaštita za decu

Deo za vino

- Temperaturne zone: 1, podesivo između +5 °C do +20 °C
- LED rasveta može se trajno uključiti, može se zatamniti
- podesive po visini
- Police: 3, na teleskopskim policama za izvlačenje: 2
- Cirkularno hlađenje, Dovod svežeg vazduha preko FreshAir filtera sa aktivnim ugljem

Dodatne prednosti opreme

- otvaranje vrata: desno zamenjivo
- Prekrivena šarka vrata sa graničnikom za otvaranje



WKEgb 582

GrandCru

Stil: Vrata od izolacionog stakla u ravni površine / Ugradni uređaj sa mogućnošću integrisanja

Klasa energetske efikasnosti:	
Godišnja potrošnja energije / 24 h:	116 / 0,317 kWh
Maksimalan broj boca Bordeaux 0,75 l ² :	18
Ukupan obim ¹ :	47 l
Volumen:	Deo za vino: 47,0 l
Klasa buke:	32 db(A) / B SuperSilent
Klimatska klasa:	SN-ST (od +10 °C do +38 °C)



Upravljanje

- LC displej, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: akustički
- Zaštita za decu

Deo za vino

- Temperaturne zone: 1, podesivo između +5 °C do +20 °C
- LED rasveta može se trajno uključiti, može se zatamniti
- podesive po visini
- Police: 3, na teleskopskim policama za izvlačenje: 2
- Cirkularno hlađenje, Dovod svežeg vazduha preko FreshAir filtera sa aktivnim ugljem

Dodatne prednosti opreme

- Prekrivena šarka vrata sa graničnikom za otvaranje
- Otvaranje preklopnih vrata TipOpen



← 43 →

WKes 653

GrandCru

Klasa energetske efikasnosti:



Godišnja potrošnja energije / 24 h: **78 / 0,213 kWh**

Maksimalan broj boca Bordeaux **0,75 l²: 12**

Ukupan obim ¹: **48 l**

Volumen: Deo za vino: **48,0 l**

Klasa buke: **37 db(A) / C**

Klimatska klasa: **SN (od +10 °C do +32 °C)**

Vrata / bočne strane: **Puna vrata / SmartSteel**



Upravljanje

- LC displej u unutrašnjosti, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: akustički
- Zaštita za decu

Deo za vino

- Temperature zone: 1, podesivo između +5 °C do +20 °C
- LED rasveta može se trajno uključiti, može se zatamniti
- podesive po visini
- Police: 3
- Fioka za pribor
- Cirkularno hlađenje, Dovod svežeg vazduha preko FreshAir filtera sa aktivnim ugljem

Dodatne prednosti opreme

- otvaranje vrata: desno fiksno
- Promenjiva zaptivka na vratima
- Brava
- moguće kod montaže na zidu



← 43 →

ZKes 453

Humidor

Klasa energetske efikasnosti:

Godišnja potrošnja energije / 24 h: **162 / 0,443 kWh**

Ukupan obim ¹: **39 l**

Volumen: Frižider: **39 l**

Klasa buke: **40 db(A) / 40 db(A) SuperSilent**

Klimatska klasa: **N (od +16 °C do +32 °C)**

Vrata / bočne strane: **SmartSteel**



Upravljanje

- LC displej u unutrašnjosti, elektronika na dodir
- Digitalni prikaz temperature i prikaz vlažnosti
- Alarm za smetnju: optički i akustički
- Alarm za vrata: akustički
- Zaštita za decu

Deo za vino

- Temperature zone: 1, podesivo između +16 °C do +20 °C
- LED rasveta

Dodatne prednosti opreme

- otvaranje vrata: desno fiksno
- Promenjiva zaptivka na vratima
- Brava
- moguće kod montaže na zidu

Panel od nerđajućeg čelika

Kao alternativa običnim površinama, možete stvoriti vizuelni akcenat u kuhinji pomoću panela od nerđajućeg čelika. U zavisnosti od modela, možda će biti potrebno da se ručke poruče odvojeno (pogledajte ispod). Otvori za montažu ručki su prethodno izbušeni u panelu od nerđajućeg čelika.

Za ugradnju ispod radne ploče		
URPc 375i, bez ručke		9904 854
URDd 375i, bez ručke		9904 860
URPd / SUFNPc 365i, bez ručke		9904 926
UORpr 365i, bez ručke	desno 9904 872	levo 9904 898
Svi ostali modeli za nišu dimenzija 82–88 cm, bez ručke		9904 866
Svi ostali modeli za nišu dimenzija 86–92 cm, bez ručke		9904 847

Za ugradnju		
Niša 88 cm, uključuje aluminijumsku ručku		9901 990
Niša 122 cm, uključuje aluminijumsku ručku		9901 996
Niša 178 cm, uključuje aluminijumsku ručku		9902 007
ECBNe 8872, bez ručke	Frižiderski odeljak 84"	9904 386
	Frižiderski odeljak 80"	9900 337
	Odeljak zamrzivača	9900 323
ECBNe 8870 / 71, bez ručke	Frižiderski odeljak 84"	9904 381
	Frižiderski odeljak 80"	9900 333
	Odeljak zamrzivača	9900 323
ECBNe 7870 / 71, bez ručke	Frižiderski odeljak 84"	9904 367
	Frižiderski odeljak 80"	9900 287
	Odeljak zamrzivača	9900 283

Okvir od nerđajućeg čelika

Naši modeli sa staklenim vratima mogu se opremiti okvirom od nerđajućeg čelika kao vizuelnim akcentom i alternativom uobičajenim prednjim panelima. Kod nekih modela čvrsta aluminijumska ručka je uključena u obim isporuke, što omogućava otvaranje vrata uz minimalnu silu. Otvori za montažu ručke su prethodno izbušeni u okviru od nerđajućeg čelika.

EWTDf 3553, uključuje aluminijumsku ručku		9901 573
EWTDf 2353, uključuje aluminijumsku ručku		9901 575
EWTDf 1653, uključuje aluminijumsku ručku		9901 577
UORpr 366i, bez ručke	desno 9904 932	levo 9904 939
Svi ostali modeli za nišu dimenzija 82–88 cm, bez ručke		9904 931
Svi ostali modeli za nišu dimenzija 86–92 cm, bez ručke	desno 9904 930	levo 9904 929

ručke

Dostupne su u zavisnosti od modela: čvrsta aluminijumska ručka i/ili elegantna ručka od nerđajućeg čelika, pojedinačno ili kao set od tri ili četiri dela.

ECBNe 8872	Komplet aluminijumske ručke	9900 513
	Komplet ručke od nerđajućeg čelika	9900 339
ECBNe 8870 / 71	Komplet aluminijumske ručke	9900 329
	Komplet ručke od nerđajućeg čelika	9900 327
ECBNe 7870 / 71	Komplet aluminijumske ručke	9900 281
	Komplet ručke od nerđajućeg čelika	9900 279
EWTDf, UR, SUF, UWpri, UBCpr, UOR	Aluminijumska ručka	9901 561
	Ručka od nerđajućeg čelika	9904 734



Profilni okviri

Kako bi se uređaji za vino harmonično uklopili u kuhinju, na njih se mogu montirati individualni prednji paneli, uključujući i drvene. Zaprpane i isečene ivice mogu se prekriti profilnim okvirima od aluminijuma ili crno anodizovanog aluminijuma.


	crno	aluminijum
EWTdf 3553, 19 mm		9901 080
EWTdf 3553, 22 mm		9901 083
EWTdf 2353, 19 mm		9901 079
EWTdf 2353, 22 mm		9901 082
EWTdf 1653, 19 mm		9901 075
EWTdf 1653, 22 mm		9901 081
82-88 cm ниша, 19 mm	9905 395	
86-92 cm ниша, 19 mm	9905 372	



Osnovni panel sa podesivom visinom

Pogodno za svaku visinu uređaja za sve uređaje ispod radne ploče (82-88 i 86-92 cm). Panel od nerđajućeg čelika sastoji se od tri dela, pogodna za svaku visinu baze uređaja (deo 60-90 mm ili 90-120 mm).

Svi uređaji ispod radne ploče	7742 874
-------------------------------	----------



Fioka za vinske dodatke

Vinski dodaci mogu se čuvati u fioci sa mekim otvaranjem, smeštenoj direktno ispod klima uređaja za vino kod WKE modela. Čaše za vino takođe se mogu sigurno odlagati zahvaljujući praktičnom umetku. Fioka za dodatke se nudi za niše od 45 cm i 60 cm.

WKEgb 582	9901 085
-----------	----------



Side-by-Side komplet

Pomoću Side-by-Side kompleta za uređaje ispod radne ploče, dva ili tri uređaja mogu se postaviti jedan pored drugog.

Svi uređaji ispod radne ploče	9095 810
-------------------------------	----------

Pomoću Side-by-Side kompleta dva ECBN uređaja mogu se postaviti jedan pored drugog. Razmak između uređaja se održava i oni se elegantno povezuju pomoću pokrivajuće trake.

ECBNe 8870 / 71 / 72	9904 358
ECBNe 7870 / 71	9904 349



Komplet za promenu smera otvaranja vrata

ECBNe modeli se standardno isporučuju sa izborom elemenata za levi i desni montažni smer. Ako je potrebno promeniti stranu šarki na vratima, postoji dodatni pribor za tu namenu. Promenu strane šarki na vratima može izvršiti isključivo Liebherr korisnička služba.

ECBNe 7870 / 71	9905 034
ECBNe 8870 / 71	9905 061



SoftSystem za ugradne uređaje

Sistem SoftSystem sa mehanizmom za meko zatvaranje ublažava kretanje prilikom zatvaranja vrata, obezbeđujući nežno zatvaranje čak i pri maksimalnom opterećenju polica na vratima. Kod ugradnih uređaja vrata se automatski zatvaraju od ugla otvaranja od približno 30°. Za pravilnu ugradnju mehanizma za meko zatvaranje potrebno je obezbediti razmak od 560 mm (dubina) od drugog nameštaja. Kod kombinovanih frižider-zamrzivača svaka vrata zahtevaju sopstveni mehanizam za meko zatvaranje.

Svi uređaji sa fiksnom montažom	9096 985
---------------------------------	----------



Graničnik otvaranja vrata

Fabrički ugao otvaranja vrata može se smanjiti sa 115° na 90° postavljanjem graničnih klinova u gornju i donju šarku vrata. Na taj način se sprečava da vrata udare u zidove ili susedni nameštaj i da ih oštete.

ECBN modeli	9096 699
Ostali ugradni kombinovani frižideri sa zamrzivačem	9096 214
Svi ostali uređaji ispod radne ploče i za ugradnju, uključujući vinske frižidere	9080 127



Crevo dužine 3 metra za IceMaker / InfinitySpring

Ako isporučeno standardno crevo dužine 1,5 m nije dovoljno, ojačano fleksibilno crevo dužine 3 m za uređaje sa 3/4" priključkom za vodu obezbeđuje veću fleksibilnost pri montaži uređaja. Čvrsto, fleksibilno i lako za zamenu.

	6030135
--	---------



Kabl za uređaj dužine 3 metra

Ako standardna dužina od 2,10 m nije dovoljna, spojni kabl za uređaj dužine 3 m obezbeđuje veću fleksibilnost pri montaži. Spojni kabl za uređaj može se lako i bez mnogo napora skinuti sa uređaja i zameniti.

Svi ugradni uređaji iz serija Pure, Plus, Prime i Peak (i svi modeli BluPerformance)

9097 351



SmartDeviceBox

Možete unaprediti svoj Liebherr uređaj pomoću SmartDeviceBox-a, koji ga povezuje na internet. SmartDeviceBox se može instalirati u nekoliko jednostavnih koraka i već danas otvara vrata celom svetu digitalnih mogućnosti.

Svi uređaji koji podržavaju SmartDevice

6125 265



Komplet za povezivanje razdvojenih panela na prednjoj strani nameštaja

Ovaj komplet za povezivanje je praktično unapređenje kada se ugradni uređaj sa jednim vratima montira u nišu u kojoj je ranije bio kombinovani frižider-zamrzivač. Pomoću kompleta za povezivanje, prethodno razdvojeni prednji paneli mogu se spojiti jedan sa drugim.

Svi ugradni uređaji sa jednim vratima

9086 398



Praktični dodaci za svaku potrebu.

Preporučite originalnu Liebherr dodatnu opremu svojim kupcima. Tako se individualne navike korišćenja i posebne potrebe za skladištenje mogu još konkretnije podržati.



Sistemi za organizaciju

Dizajn rashladnog prostora prema Vašim potrebama: za jasno razvrstavanje namirnica opciono se nude, na primer, VarioSafe, VarioBox, izvlačiva posuda za jaja i FlexSystem. Dodatni nosači za boce i klip-sistemi za postavljanje etiketa obezbeđuju pregled zaliha vina.



VarioBox



FlexSystem



Polica za boce

Korisni pomoćnici svih vrsta

Od posude za maslac za upravljanje jednom rukom do kalupa za kockice leda koji se lako puni sa poklopcem ili praktične posude za zamrzivač. Asortiman dodatne opreme nudi mnogo pametnih rešenja za čuvanje svežih namirnica i posluživanje.



Filter sa aktivnim ugljem FreshAir

Čisti cirkulišući vazduh i brzo vezuje neprijatne mirise. Filter se lako menja i obezbeđuje optimalan kvalitet vazduha.



SmartDeviceBox

Možete unaprediti svoj Liebherr uređaj pomoću SmartDeviceBox-a, koji ga povezuje na internet. SmartDeviceBox se može instalirati u nekoliko jednostavnih koraka i već danas vam otvara ceo svet digitalnih mogućnosti.



EasyTwist-Ice

Led za tren oka – bez priključka na vodovod. Sa rezervoarom za vodu i jednostavnim okretanjem možete brzo napraviti zalihe kockica leda. Kao dodatna oprema, lako se naknadno ugrađuje.




Savršena montaža – savršen izgled

Kompleti za povezivanje, okviri i frontovi od nerđajućeg čelika sa odgovarajućim ručkama ili fiokama za dodatke: assortiman nudi mnogo dodataka kako bi se ugradni uređaj mogao individualno i vizuelno savršeno integrisati u planiranje Vaše kuhinje.



Dimenzije niša

Dimenzije niše za ugradne uređaje su standardizovane u industriji i usklađene. Dubina i širina uređaja su unapred određene. Dimenzije niše daju informacije o veličini i visini uređaja. Tačne dimenzije svakog uređaja mogu se pronaći u tehničkim crtežima ispod svakog ugradnog uređaja ispod radne ploče.



SN	Od +10 °C do +32 °C
ST	Od +16 °C do +38 °C
N	Od +16 °C do +32 °C
T	Od +16 °C do +43 °C

Klimatske klase

Klimatske klase pokazuju temperature okoline na mestu ugradnje pri kojima se može koristiti frižider ili zamrzivač, tako da radi najefikasnije. Definisane su sledeće klimatske klase (u skladu sa DIN EN ISO 15502):



Vario postolje

Vario postolje omogućava da se modeli za ugradnju ispod radne ploče prilagode visini i dubini kuhinjskog nameštaja. Sve četiri podesive nožice mogu se podešavati sa prednje strane u opsegu od 50 mm. Pored toga, ventilaciona rešetka može se prilagoditi prednjem delu kuhinje u opsegu od 55 mm.


Rernski vodilice

Posebno odabrani viši uređaji s visinom niše od 140 cm ili više imaju dvije rernske vodilice na desnoj i lijevoj strani postolja. To omogućuje savršeno poravnanje hladnjaka i osigurava ga od proklizavanja. Osim toga, svi uređaji imaju dvije podesive noge sprijeda. Ovi pomagala za ugradnju osiguravaju optimalno zatvaranje vrata i idealno hlađenje.



Ugradnja ukrasne letvice

Za uređaje koji se mogu ukrasiti, u ukrasni okvir na vratima uređaja može se umetnuti ukrasna letvica debljine do 4 mm koja odgovara prednjim stranicama kuhinje. Ukrasni okvir standardno je u aluminijskoj boji; smeđi okviri dostupni su kao dodatna oprema.



Ventilacija

Kako bi se osiguralo pravilno hlađenje sustava za hlađenje i ispravan rad uređaja, uređaj mora biti adekvatno prozračen. Ovisno o modelu i uvjetima ugradnje, to je sljedeće:

1. Ugrađeni uređaji u kuhinjske ormariće koji ne dosežu do stropa: Prednja ventilacija na dnu. Izvlačenje zraka kroz prednju ploču kuhinjskog ormarića.
2. Ugradbeni uređaji u kuhinjskim ormarićima koji dosežu plafon: Prednja ventilacija u podnožju. Ispušavanje zraka kroz ventilacijske otvore.
3. Za pojedinačne ugradbene uređaje postavljene jedan iznad drugog (Frische-Center/SBS koncept, vidi stranice 118), vrijedi isto kao pod točkama 1 i 2. Ugradbeni uređaji s prednjom ventilacijom.
4. Ugrađeni uređaji s prednjom ventilacijom i odvodom zraka.
5. Integrierbare Unterbaugeräte mit frontseitiger Be- und Entlüftung.
6. Zahvaljujući sustavu InteriorFit, slobodno postavljivi modeli BluPerformance savršeno pristaju u nišu dubine 60 cm. Nije potreban bočni razmak za ventilaciju. Samo vrata blago strše, što osigurava optimalan pristup uvučenoj ručki ili ručki na polugu. Ventilacija kao u točki 1 ili 2.

Napomena: Svi ventilacijski otvori moraju biti najmanje 200 cm².

