

# Déclaration de conformité EU

Document N° : Marica – FO\_1466 V14

Type de déclaration : Consumer

Fabricant/émetteur : **Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD**  
**4202 Radinovo, Bezirk Plovdiv, Bulgaria**

Désignation du produit : Voir annexe

Le produit est conforme aux directives et règlements européens suivants :

| Directives et règlements | Titre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2022/30/EU               | RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/30 DE LA COMMISSION du 29 octobre 2021 complétant la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'application des exigences essentielles visées à l'article 3, paragraphe 3, points d) et e), de ladite directive                                                               |
| (EU) 2019/2015           | RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (EU) 2019/2015 DE LA COMMISSION complétant le règlement (EU) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des sources lumineuses et abrogeant le règlement délégué (EU) no 874/2012 de la Commission                                                                          |
| (EU) 2019/2020           | RÈGLEMENT (EU) 2019/2020 DE LA COMMISSION établissant des exigences d'écoconception pour les sources lumineuses et les appareillages de commande séparés en application de la directive 2009/125/EC du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 244/2009, (CE) no 245/2009 et (EU) no 1194/2012 de la Commission |
| (EU) 2017/1369           | RÈGLEMENT (EU) 2017/1369 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/EU                                                                                                                                                                                         |
| (EU) 2019/2016           | RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (EU) 2019/2016 DE LA COMMISSION complétant le règlement (EU) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des appareils de réfrigération et abrogeant le règlement délégué (EU) no 1060/2010 de la Commission                                                                 |
| (EU) 2019/2019           | RÈGLEMENT (EU) 2019/2019 DE LA COMMISSION établissant des exigences d'écoconception pour les appareils de réfrigération en vertu de la directive 2009/125/EC du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 643/2009 de la Commission                                                                                 |
| 2014/35/EU               | DIRECTIVE 2014/35/EU DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension                                                                                        |
| 2014/30/EU               | DIRECTIVE 2014/30/EU DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique                                                                                                                                                                         |
| 2014/53/EU *)            | DIRECTIVE 2014/53/EU DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/EU                                                                                                     |
| 2009/125/EC              | DIRECTIVE 2009/125/EC DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie                                                                                                                                                             |
| 2011/65/EU               | DIRECTIVE 2011/65/EU DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques                                                                                                                                                     |

Pour plus d'informations sur le respect de ce règlement et de ces directives, voir annexe

Année d'application du marquage CE: 2026

Signé par et au nom de

Lieu, date: Marica, 27.07.2026

# LIEBHERR

Signature légale

Signed by:

Hristo Georgiev

A5C72F2C4CC446A...

Hristo Georgiev

Head of Finance and Administration Factory Marica

Signed by:



CC8896725FEC477...

Georgi Damyanliev

Manager Laboratories and Homologation

Marica , 27.07.2026

Lieu et date d'émission

L'annexe fait partie de la présente déclaration.

Cette déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

*Cette déclaration certifie la conformité du produit à toutes les normes juridiques précitées, sans toutefois constituer une garantie concernant les propriétés.*

Les consignes de sécurité figurant dans la documentation produit fournie doivent être respectées.

## Directives et règlements

Titre

Marica - FO\_1466

Pour plus d'informations sur le respect de ce règlement et de ces directives, voir annexe

**Année d'application du marquage CE**

**2026**

### Harmonised European standards

Reference No.

Directive 2014/35/EU:

EN 60335-1: 2012 + AC : 2014 + A11: 2014 + A13:2017 + A1 :2019 + A2 :2019 + A14 : 2019+ A15 : 2021

EN IEC 60335-2-24:2022 + A11:2022

EN 62233: 2008 + AC : 2008

EN 61770\*): 2009 + AC : 2011

EN 62471\*): 2008

Directive 2014/53/EU:\*)

ETSI EN 300 328 V2.2.2

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 \*)

EN 301 489-17 V3.3.1

EN18031-1 2024

EN18031-2 2024

Directive 2009/125/EC, (EU) 2019/2019:

EN 62552-1:2020/A11:2024

EN 62552-2:2020/A11:2024



EN 62552-3:2020/A11:2024  
EN 60704-1:2010 + A11:2012  
EN 60704-2-14:2013 + A11:2015 + A1:2019

Directive 2011/65/EU:  
EN IEC 63000: 2018

Directive 2014/30/EU  
EN 55014-1:2017/A11:2020  
EN 55014-2:1997/A2:2008  
EN 61000-3-2:2014  
EN 61000-3-3:2013

Additional Standards:  
EN IEC 55014-1 : 2021  
EN IEC 55014-2 : 2021  
EN IEC 61000-3-2 :2019 + A1:2021+ A2:2024  
EN 61000-3-3 :2013 + A1:2019 + A2:2021 + AC:2022-01

UE 2019/2019 applicable uniquement aux appareils de refroidissement des denrées alimentaires.

Annexe

Appareils

| Appareils          | Type     | Appareils          | Type     | Appareils          | Type     |
|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|
| CBNbba 573i 168 22 | 330 002  | CBNbda 5223 001 22 | 330 002  | CBNbsa 576i 168 23 | 330 002  |
| CBNc 5223 001 22   | 330 002  | CBNc 5723 001 22   | 330 002  | CBNc 572i 168 22   | 330 002  |
| CBNdgc 5723 001 20 | 330 002  | CBNdgc 5733 001 20 | 330 002  | CBNsda 5223 001 22 | 330 002  |
| CBNsda 573i 168 22 | 330 002  | CBNsdc 573i 168 22 | 330 002  | CBNsfc 521i 168 22 | 330 002  |
| CBNsfc 5223 001 22 | 330 002  | CBNsfc 571i 168 22 | 330 002  | CNa 570i 168 20    | 330 001  |
| CNa 5713 001 20    | 330 001  | CNabd 5723 II1 22  | 330 001  | CNamey 5723 II1 22 | 330 001  |
| CNasd 5723 II1 22  | 330 001  | CNb 5213 001 20    | 330 001  | CNbda 5723 001 22  | 330 001  |
| CNbda 572i 168 22  | 330 001  | CNbdb 5223 001 22  | 330 001  | CNbdd 7723 001 20  | 330 001  |
| CNbed 5203 001 22  | 330 001  | CNbed 5703 001 22  | 330 001  | CNc 5023 001 22    | 330 001  |
| CNc 5203 001 22    | 330 001  | CNc 5203 168 22    | 330 001  | CNc 5213 001 20    | 330 001  |
| CNc 5703 001 22    | 330 001  | CNc 5703 168 22    | 330 001  | CNc 570i 168 20    | 330 001  |
| CNc 5713 001 20    | 330 001  | CNc 5724 001 22    | 330 001  | CNcmy 5203 II1 22  | 330 001  |
| CNcmy 5724 II1 22  | 330 001  | CNcsd 5203 II1 22  | 330 001  | CNd 5203 001 22    | 330 001  |
| CNd 5203 168 22    | 330 001  | CNd 5204 001 22    | 330 001  | CNd 5703 001 22    | 330 001  |
| CNd 5704 001 22    | 330 001  | CNd 7723 001 20    | 330 001  | CND1853-2          | 330 001  |
| CND2003-2          | 330 001  | CNdgc 5203 001 20  | 330 001  | CNdgc 5213 001 20  | 330 001  |
| CNdgc 5703 001 20  | 330 001  | CNdgc 5713 001 20  | 330 001  | CNdgd 5203 001 20  | 330 001  |
| CNf 5703 001 22    | 330 001  | CNgbc 5723 001 22  | 330 001  | CNgwc 5723 001 22  | 330 001  |
| CNsd 7753 111 20   | 330 001  | CNsda 5723 001 22  | 330 001  | CNsda 572i 168 22  | 330 001  |
| CNsda 772i 168 20  | 330 001  | CNsdb 5223 001 22  | 330 001  | CNsdb 5723 001 22  | 330 001  |
| CNsdc 5203 001 22  | 330 001  | CNsdc 5703 001 22  | 330 001  | CNsdc 573i 168 22  | 330 001  |
| CNsdc 772i 168 20  | 330 001  | CNsdc 5203 049 20  | 330 001  | CNsfa 7723 001 20  | 330 001  |
| CNsfb 520i 168 20  | 330 001  | CNsfb 570i 168 20  | 330 001  | CNsfc 5023 001 22  | 330 001  |
| CNsfc 570i 168 20  | 330 001  | CNsfd 5203 001 22  | 330 001  | CNsfd 5204 001 22  | 330 001  |
| CNsfd 5703 001 22  | 330 001  | CNsfd 5703 168 22  | 330 001  | CNsfd 5704 001 22  | 330 001  |
| CNsfd 7723 001 20  | 330 001  | CNSFD1853-2        | 330 001  | CNSFD2003-2        | 330 001  |
| CNsff 5703 001 22  | 330 001  | CTe 2131 001 26    | 9 6001 4 | CTe 2531 001 26    | 9 6002 4 |
| CTe 2931 001 26    | 9 6003 4 | CTele 2131 001 26  | 9 6001 4 | CTele 2531 001 26  | 9 6002 4 |
| CTele 2931 001 26  | 9 6003 4 | CTPe 251-26        | 9 6003 4 | CTPe211-26         | 9 6001 4 |

# LIEBHERR

|                    |          |                    |          |                    |          |
|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|
| CTPe231-26         | 9 6002 4 | CTPele231-26       | 9 6002 4 | CTPele251-26       | 9 6003 4 |
| CUE 2331 001 26    | 9 6008 4 | CUE 2831 001 26    | 9 6004 4 | CUE 3331 001 26    | 9 6005 4 |
| CUE231-26          | 9 6008 4 | CUE281-26          | 9 6004 4 | CUE331-26          | 9 6005 4 |
| CUEfe 331-26       | 9 6005 4 | CUEfe 3331 001 26  | 9 6005 4 | CUEle 2331 001 26  | 9 6008 4 |
| CUEle 2831 001 26  | 9 6004 4 | CUEle 3331 001 26  | 9 6005 4 | CUEle231-26        | 9 6008 4 |
| CUEle281-26        | 9 6004 4 | CUEle331-26        | 9 6005 4 | Fc 1404 001 20     | 320 001  |
| Fc 1404 088 20     | 320 001  | Fci 1624 168 20    | 320 001  | Fci 1624 171 20    | 320 001  |
| Fd 1404 001 20     | 320 001  | Fdgd 1404 001 20   | 320 001  | Fdi 1624 164 20    | 320 001  |
| Fdi 1624 168 20    | 320 001  | Fe 1003 001 20     | 320 001  | Fe 1404 001 20     | 320 001  |
| Fe 1414 001 20     | 320 001  | FNdi 1624 168 20   | 320 002  | FNdi 1624 171 20   | 320 002  |
| FNe 1404 001 20    | 320 002  | Fsve 1003 599 20   | 320 001  | Fsve 1003 L95 20   | 320 001  |
| FTe554             | 320 001  | GKle 1655-6        | 9 6003 4 | GKPe320-26         | 7 6007 4 |
| GKPe415-26         | 9 6003 4 | GKwe 1455-6        | 9 6002 4 | K 46Vd00           | 310 001  |
| K1450              | 310 001  | KB 52Vc20          | 310 002  | Ke 2350 001 26     | 7 6006 4 |
| Ke 2834 001 26     | 7 6007 4 | Ke230-26           | 7 6006 4 | KGBNsf 52Vc23      | 330 002  |
| KGle 1655-2.6      | 9 6004 4 | KGle 1855-3.6      | 9 6005 4 | KGN 2063           | 330 001  |
| KGN 52Vb03         | 330 001  | KGN 52Vc03         | 330 001  | KGN 52Vd03         | 330 001  |
| KGN 57Vd03         | 330 001  | KGNbdc 2063        | 330 001  | KGNefc 1863        | 330 001  |
| KGNefc 2063        | 330 001  | KGNet 1860C        | 330 001  | KGNsd 52Vc03       | 330 001  |
| KGNsd 57Vc03       | 330 001  | KGNsdc 2063        | 330 001  | KGNsf 1863 Bex     | 330 001  |
| KGNsf 52Vd03       | 330 001  | KGNsf 57Va03       | 330 001  | KGNsf 57Vb03       | 330 001  |
| KGNsf 57Vd03       | 330 001  | KGwe 1455 2.6      | 9 6008 4 | KPe290-26          | 7 6007 4 |
| KPsle290-26        | 7 6007 4 | Ksf 52Vd20         | 310 001  | Ksfd1820           | 310 001  |
| KTe500             | 310 003  | KTe501             | 310 003  | KTe550             | 310 003  |
| KTe551             | 310 003  | LTK 112            | 310 003  | Msdd 9012 001 20   | 330 005  |
| Rb 1401 001 20     | 310 003  | RBc 5220 001 22    | 310 002  | RBsdd 522i 168 22  | 310 002  |
| RBsfc 5220 001 22  | 310 002  | RBsfd 5221 001 22  | 310 002  | Rc 1400 001 20     | 310 003  |
| Rc 1401 001 20     | 310 003  | Rd 1200 001 20     | 310 003  | Rd 1201 001 20     | 310 003  |
| Rd 1400 001 20     | 310 003  | Rd 1401 001 20     | 310 003  | Rd 4200 001 22     | 310 001  |
| Rd 4600 001 22     | 310 001  | Rd 460i 168 22     | 310 001  | Rd 5000 001 22     | 310 001  |
| Rd 520i 168 22     | 310 001  | Rd 5220 001 22     | 310 001  | Rd 5220 088 22     | 310 001  |
| Rdgd 1400 001 20   | 310 003  | Rdgd 1401 001 20   | 310 003  | Rdi 1620 164 20    | 310 003  |
| Rdi 1620 168 20    | 310 003  | Rdi 1621 168 20    | 310 003  | RDsfd 5220 001 22  | 310 001  |
| Re 1000 001 20     | 310 003  | Re 1200 001 20     | 310 003  | Re 1201 001 20     | 310 003  |
| Re 1400 001 20     | 310 003  | Re 1401 001 20     | 310 003  | Rsfd 5220 001 22   | 310 001  |
| SRbdd 5220 001 22  | 310 001  | SRbdd 522i 162 22  | 310 001  | SRbdd 522i 168 22  | 310 001  |
| SRBsdd 525i 162 22 | 310 002  | SRBsdd 525i 168 22 | 310 002  | SRBsfc 5220 001 22 | 310 002  |
| SRd 520i 162 22    | 310 001  | SRd 520i 164 22    | 310 001  | SRd 520i 168 22    | 310 001  |
| SRd 521i 162 22    | 310 001  | SRd 5220 001 22    | 310 001  | SRd 522i 162 22    | 310 001  |
| SRd 5230 057 20    | 310 001  | SRd 523i 162 22    | 310 001  | SRsd 5220 111 22   | 310 001  |
| SRsdd 5220 001 22  | 310 001  | SRsdd 522i 162 22  | 310 001  | SRsdd 5230 001 22  | 310 001  |
| SRsfd 520i 162 22  | 310 001  | SRsfd 520i 164 22  | 310 001  | SRsfd 520i 168 22  | 310 001  |
| SRsfd 521i 162 22  | 310 001  | SRsfd 5220 001 22  | 310 001  | SRsfd 5230 057 22  | 310 001  |
| SUIG 1514 001 26   | 3 6320 4 | SWNsdd 529i 168 20 | 330 004  | TG 14Vc04          | 320 001  |
| TG 14Vd04          | 320 001  | TG 14Ve04          | 320 001  | TGN 14Ve04         | 320 002  |
| TK 12Ve00          | 310 003  | TK 12Ve01          | 310 003  | TK 14Vd00          | 310 003  |
| TK 14Vd01          | 310 003  | TK 14Ve00          | 310 003  | TK 14Ve01          | 310 003  |
| UIK 1510 001 26    | 1 6321 4 | UIK 1514 001 26    | 1 6321 4 | WPgbi 5252 168 20  | 310 004  |
| WPgbi 7473 168 20  | 310 004  | WPgbi 7483 168 20  | 310 004  | WPsd 4652 001 20   | 310 004  |
| WPsd 5252 001 20   | 310 004  |                    |          |                    |          |

**Appareils avec module radio \*)**



| Appareils          | Type    | Appareils          | Type    | Appareils          | Type    |
|--------------------|---------|--------------------|---------|--------------------|---------|
| CBNa 572i 001 22   | 330 002 | CBNabs 575i II1 23 | 330 002 | CBNamy 575i II1 22 | 330 002 |
| CBNasd 575i II1 22 | 330 002 | CBNbda 572i 001 22 | 330 002 | CBNbdc 573i 001 22 | 330 002 |
| CBNbmy 579i II1 22 | 330 002 | CBNbsa20 575i      | 330 002 | CBNbsc 778i 001 20 | 330 002 |
| CBNbst 579i II1 22 | 330 002 | CBNcmy 572i II1 22 | 330 002 | CBNsda 572i 001 22 | 330 002 |
| CBNsda 575i 001 22 | 330 002 | CBNsda 775i 001 20 | 330 002 | CBNsdc 573i 001 22 | 330 002 |
| CBNsdc 765i 001 20 | 330 002 | CBNsfc 572i 001 22 | 330 002 | CBNstb 579i 001 22 | 330 002 |
| CNbdc 573i 001 22  | 330 001 | CNsdd 776i 001 20  | 330 001 | CNsfc 573i 001 22  | 330 001 |
| CNsfc 574i 001 22  | 330 001 | Fci 1624 001 20    | 320 001 | Fdi 1624 001 20    | 320 001 |
| FNdi 1624 001 20   | 320 002 | FNsddi 1624 001 20 | 320 002 | FTdi604            | 320 001 |
| LTG 106            | 320 001 | LTGN 86            | 320 002 | MBbsdi 9024 001 20 | 330 005 |
| MBbsdi 9028 001 20 | 330 005 | MBbsdi 9528 001 20 | 330 005 | MBbsdi 9556 001 20 | 330 005 |
| MBgbdi 9556 168 20 | 330 005 | MBsddi 9024 001 20 | 330 005 | MBsddi 9028 001 20 | 330 005 |
| MBsddi 9058 001 20 | 330 005 | MBsddi 9524 001 20 | 330 005 | MBsddi 9528 001 20 | 330 005 |
| MBsddi 9528 168 20 | 330 005 | MBsddi 9556 001 20 | 330 005 | MBsddi 9558 001 20 | 330 005 |
| MBtsdi 9024 001 20 | 330 005 | MBtsdi 9528 001 20 | 330 005 | Msddi 9012 168 20  | 330 005 |
| RBbbs 525i II1 23  | 310 002 | RBbmy 525i II1 22  | 310 002 | RBbsb 525i 001 23  | 310 002 |
| RBbsc 528i 001 22  | 310 002 | RBsdc 525i 001 22  | 310 002 | Rci 1620 001 20    | 310 003 |
| Rci 1621 001 20    | 310 003 | Rdi 1620 001 20    | 310 003 | Rdi 1621 001 20    | 310 003 |
| Rsdci 1620 001 20  | 310 003 | Rsdci 1621 001 20  | 310 003 | SBNsdd 526i 001 22 | 330 003 |
| SRBbsc 529i 001 23 | 310 002 | SRBsdd 526i 001 22 | 310 002 | SRBstc 529i 001 22 | 310 002 |
| SRsdc 525i 001 22  | 310 001 | SWNbsd 529i 001 20 | 330 004 | SWNstd 529i 001 20 | 330 004 |
| WPbsi 5052 001 21  | 310 004 | WPbsi 5252 001 21  | 310 004 | WPgbi 5272 001 20  | 310 004 |
| WPgbi 5273 001 20  | 310 004 | WPgbi 5283 001 20  | 310 004 | WPgbi 7472 001 20  | 310 004 |
| WPgbi 7473 001 20  | 310 004 | WPgbi 7483 001 20  | 310 004 | WSbsi 5252 001 21  | 310 004 |