

Модели для ресторанов, кафе и баров 2026-2027

Для хранения напитков и продуктов

LIEBHERR

Охлаждение и замораживание





Надежность и точность на высшем уровне

В этом каталоге вы сможете увидеть приборы, которые оптимально подходят для использования в кафе, барах и ресторанах.

Независимо от того, работаете ли вы в сфере общественного питания, гостиничного бизнеса или продуктовой розницы, охлаждаете напитки, поддерживаете оптимальную температуру вина или храните чувствительные продукты – Liebherr предлагает решения, отвечающие вашим задачам.

От локальных баров и кафе до профессиональных кухонь и ресторанов – наш ассортимент соответствует всем требованиям бизнеса.

Как специалист в области коммерческого охлаждения и заморозки, мы предлагаем широкий выбор инновационных, экологических и энергоэффективных профессиональных приборов. Их надёжная и точная работа способствует поддержанию высокого уровня качества ваших процессов, обеспечивая безопасность хранения, оптимальную температуру подачи и свежесть продуктов.


Помимо безупречного качества, нашу технику отличают актуальный, сдержанный дизайн и высокий уровень удобства эксплуатации – результат многолетнего опыта в разработке и производстве профессиональных холодильников и морозильников.

Убедитесь в этом сами.

Содержание

Группа компаний Liebherr	7
Наша экспертиза	9
Холодильные шкафы с динамическим охлаждением для напитков	11
Преимущества	13
Ассортимент	17
Малогабаритные холодильные шкафы с динамическим охлаждением для напитков	
Преимущества	25
Ассортимент	26
Малогабаритные холодильные шкафы	
Ассортимент	34
Малогабаритные морозильные шкафы	
Ассортимент	36
Встраиваемые под столешницу модели	
Преимущества	40
Холодильные шкафы	44
Морозильные шкафы	48
Морозильные шкафы	
Преимущества	52
Ассортимент	54
Винные шкафы	
Отдельно стоящие модели	
Преимущества	59
Ассортимент	67
Встраиваемые под столешницу модели	
Преимущества	80
Ассортимент	83





Группа компаний Liebherr

Компания Liebherr-Hausgeraete GmbH

На протяжении семи десятилетий компания Liebherr-Hausgeraete GmbH специализируется на производстве инновационных холодильников и морозильников. Компания насчитывает более 6 800 сотрудников по всему миру и разрабатывает и производит широкий ассортимент техники для бытового и профессионального использования. Благодаря технологиям сохранения свежести и высококачественным материалам приборы отличаются энергоэффективностью, элегантным дизайном и долгим сроком службы. Холодильные, морозильные и винные шкафы Liebherr обеспечивают максимальную безопасность благодаря высокой надежности, интеллектуальным функциям и исключительному качеству. Ежегодно выпуская около 2 миллионов приборов, компания Liebherr-Hausgeraete является одним из ведущих европейских производителей в премиальном сегменте.

75 лет успеха: все только начинается

Компания Liebherr была основана в 1949 году, когда Ганс Либхерр, разработав первый в мире мобильный башенный кран, заложил основы семейной компании, которая сегодня насчитывает более 50 000 сотрудников и объединяет свыше 150 подразделений на всех континентах. Холдинговой компанией группы является компания Liebherr-International AG, расположенная в Бюлле, Швейцария. Её акционерами являются исключительно члены семьи Либхерр.

Технологическое лидерство и новаторский дух

Liebherr – компания-новатор, её ориентированный на будущее подход позволил внести важный вклад в развитие технологий в самых разных отраслях. Сотрудники по всему миру разделяют смелость и решимость её основателя, стремясь создавать инновационную продукцию и предлагать решения мирового уровня.



Разносторонний профиль

Ассортимент компании включает следующие направления деятельности: землеройную технику, погрузочно-разгрузочное оборудование, технику для устройства глубоких фундаментов, горнодобывающую технику, мобильные и гусеничные краны, башенные краны, технику для работы с бетоном, морские краны, аэрокосмические и транспортные системы, зубчатые шестерни, системы автоматизации, холодильники и морозильники, компоненты, а также различные премиальные отели.

Забота о клиентах

Решения Liebherr отличаются точностью, высоким качеством исполнения и долговечностью. Компания стремится к технологическому совершенству и предлагает клиентам приборы и машины, которые полностью соответствуют их потребностям. Для Liebherr работа с клиентами не заканчивается на продаже и поставке, она всегда продолжается благодаря широкому спектру сервисных и консультационных услуг.

От профессионалов для профессионалов

В предприятиях общественного питания, пекарнях, продуктовой рознице, при продаже напитков, замороженных продуктов или мороженого – если вы хотите соответствовать ожиданиям своих клиентов и гостей по свежести и качеству, вам нужна холодильная техника, отвечающая самым высоким требованиям. Мы предлагаем нашим клиентам первоклассные решения для ежедневной интенсивной работы: специально разработанные профессиональные приборы становятся весомым аргументом.

За выдающимися результатами всегда
стоят веские причины. У нас их пять.

Выдающиеся результаты компании и высокое качество техники основаны на пяти ключевых принципах:



Надежность и эффективность

Наши холодильники и морозильники отличаются высокой эффективностью, низким энергопотреблением и минимальными эксплуатационными расходами. Прочные материалы, качественные холодильные компоненты и безупречная сборка обеспечивают длительный срок службы.



Холодопроизводительность и стабильность температуры

Стабильная работа системы охлаждения – одно из ключевых преимуществ наших профессиональных приборов. Они надёжно поддерживают постоянную температуру даже при температуре окружающей среды до +43 °C. Даже частое открывание дверей не повлияет на сохранность продукции.



Безопасность и предупреждения

Наши профессиональные приборы оснащены целым набором функций для безопасности, которые помогают поддерживать правильный температурный режим и сохранять высокое качество продуктов. Например, системы сигнализации оперативно предупредят о колебаниях температуры, а дверные замки защитят содержимое от несанкционированного доступа.



Простота уборки и гигиеничность

При хранении продуктов питания особенно важна безупречная гигиена. Именно поэтому наши приборы просты в уходе и обслуживании. Например, внутренние камеры изготавливаются без стыков или швов, из-за чего они очень легко очищаются. Декоративные элементы, контейнеры и решётчатые полки спроектированы так, чтобы их было удобно мыть и поддерживать чистоту.



Простота обслуживания

В условиях напряжённого рабочего дня всё должно функционировать без сбоев. Благодаря продуманным деталям, интеллектуальным технологиям и высокому качеству материалов наши профессиональные приборы практически не требуют технического обслуживания.

Холодильные шкафы Liebherr для напитков: освежающее решение для вашего бизнеса

Прохлада и напитки всегда актуальны. Для высоких продаж важно не только эффективно их охлаждать, но и представлять в выгодном свете. Холодильники для напитков Liebherr разработаны специально для таких задач. Двери с большим стеклопакетом и равномерная светодиодная подсветка создают оптимальные условия для демонстрации бутылок и банок, стимулируя внимание к продукции. Регулируемые по высоте универсальные решётчатые полки позволяют максимально эффективно использовать каждый сантиметр внутреннего пространства. Высокая энергоэффективность и длительный срок службы прибора, его компонентов, обеспечивают снижение общих эксплуатационных расходов и существенную экономию в долгосрочной перспективе. Дополнительным преимуществом является элегантный дизайн.

Холодильные шкафы для хранения напитков



Серии Premium/PremiumPlus



Серия Performance

Серия Perfection

Климатический класс
Стабильность температуры
Безопасность
Оснащение
Расход энергии
Соответствие стандартам

Серия Premium/PremiumPlus FKDv	Серия Performance MRFvc/MRFvd/MRTve	Серия Perfection MRFvg
CC2	Устройства с глухой дверью: CC3	Устройства с глухой дверью: CC3
	Устройства с дверью со стеклопакетом: CC2	Устройства с дверью со стеклопакетом: CC2
EN 16902	EN 16902	EN 16902
От +1 °C до +15 °C /от +2 °C до +12 °C	От +2 °C до +9 °C /от +1 °C до +15 °C	От -2 °C до +15 °C
Класс K4	Класс K4	Класс K4
		Визуальная и звуковая сигнализации
Самозакрывающаяся дверь	Самозакрывающаяся дверь при угле < 90°	Самозакрывающаяся дверь при угле < 90°
Механический замок (кроме FKDv 4513)	Механический замок (кроме MRFec...)	Электронный замок
Аналоговый и цифровой термометры/эл. управление с 7-сегментным дисплеем	Аналоговый и цифровой термометры	Монохромный дисплей, сенсорные кнопки.
Аналоговый регулятор	Аналоговый регулятор	Электронное управление
	Дополнительные / регулируемые ножки	Система электроменеджмента
Устройства с дверью со стеклопакетом: потолочная светодиодная подсветка	Устройства с дверью со стеклопакетом: потолочная светодиодная подсветка	Дополнительные / регулируемые ножки
	Устройства с дверью со стеклопакетом: двусторонняя вертикальная светодиодная подсветка	Устройства с дверью со стеклопакетом: двусторонняя вертикальная светодиодная подсветка
	Модели MRFvd... с глухой дверью: потолочная светодиодная подсветка	Модели с глухой дверью: потолочная светодиодная подсветка
Ручка-рейлинг	Интегрированная ручка	Интегрированная ручка
Суперэффективный (SuperEfficient)	Суперэффективный (SuperEfficient)	Суперэффективный (SuperEfficient)
Директива ЕС 2019/2018 – охладитель для бутылок	Директива ЕС 2019/2018 – охладитель для бутылок	Директива ЕС 2019/2018 – охладитель для бутылок
Директива о безопасности машин и оборудования – EN 60335	Директива о безопасности машин и оборудования – EN 60335	Директива о безопасности машин и оборудования – EN 60335

Обзор преимуществ

Динамическое охлаждение

Благодаря мощному вентилятору устройство быстро охлаждает загруженные напитки до оптимальной температуры и обеспечивает её стабильное поддержание во всём внутреннем пространстве.

Бесшовный внутренний корпус

Бесшовный внутренний корпус не впитывает запахи, отличается высокой прочностью и долговечностью. Его большие закруглённые углы облегчают очистку и обеспечивают высокий уровень гигиены.

Корпус из стали с порошковым покрытием

Корпус из стали с порошковым покрытием выполнен без зазоров, что делает его особенно прочным, устойчивым к повреждениям и удобным в уходе.

Соответствие требованиям RoHS и WEEE


Использование экологически безопасных материалов и высокая степень пригодности к переработке обеспечивают соответствие требованиям директив RoHS и WEEE.

Хладагент без ПФУ

Натуральный хладагент R600a, не содержащий ПФУ, безопасен для окружающей среды и в сочетании с высокоэффективными компрессорами обеспечивает низкое энергопотребление.

Эффективная теплоизоляция

Высокоэффективная теплоизоляция снижает энергопотребление и способствует поддержанию стабильной температуры внутри.



FKDv 4513 Premium

Перенавешиваемая дверь

Возможность перенавешивания двери позволяет адаптировать прибор к различным условиям установки и конфигурациям помещения.

Регулируемый температурный диапазон


Регулируемый температурный диапазон обеспечивает индивидуальную настройку температуры в соответствии с требованиями к хранению продукции.

Сменный магнитный уплотнитель

Дверь оснащена магнитным уплотнителем, который при необходимости можно быстро и легко заменить или снять для очистки.

Автоматическое отключение вентилятора

При открывании двери вентилятор автоматически отключается, что помогает сократить потери холодного воздуха.



Надежная ручка

Надежная ручка обеспечивает удобный доступ к содержимому и сохраняет комфорт при частом открывании двери.

Прочные решетчатые полки с ограничителем выдвижения

Прочные решетчатые полки легко регулируются по высоте, позволяя гибко организовать внутреннее пространство для размещения бутылок и упаковок различных размеров. Ограничитель выдвижения предотвращает случайное выпадение полок и обеспечивает безопасное хранение продукции. Усиливающая планка дополнительно поддерживает товары и помогает оптимально организовать выкладку.

Дизайн и функциональность

Элегантный дизайн HardLine с выразительными контурными линиями на торцах двери сочетает стильный внешний вид и функциональность, отвечая самым высоким требованиям к эстетике оборудования.

Дверь со стеклопакетом

Дверь со стеклопакетом обеспечивает отличный обзор продукции, способствует эффективной презентации товаров и помогает снизить энергопотребление.

Основные преимущества

Холодильные шкафы с динамическим охлаждением от Liebherr создают оптимальные условия для эффективной презентации продукции и стимулирования продаж. Световые панели, переключаемая LED-подсветка внутреннего пространства и гибкая организация внутренней камеры позволяют представить товары максимально привлекательно. Регулируемые решётчатые полки обеспечивают удобное размещение бутылок и упаковок различных размеров.



Максимальная эффективность и низкие эксплуатационные расходы

Все холодильные шкафы с динамическим охлаждением оснащены современным LED-освещением. При включённой подсветке высокоэффективные светодиоды позволяют снизить энергопотребление на 13–25 % по сравнению с аналогичными моделями, использующими люминесцентные лампы. Это существенно сокращает эксплуатационные расходы, а вложения в оборудование с LED-подсветкой быстро окупаются.



EMS-панель управления

Система EMS, входящая в стандартную комплектацию модели FKDv 4523 и доступная в качестве опции для других холодильников-витрин, способствует повышению энергоэффективности. Система анализирует частоту открывания двери и автоматически регулирует работу охлаждения в соответствии с фактической потребностью. В сочетании с функцией автоматического отключения подсветки это позволяет значительно сократить потребление электроэнергии.



Привлекательное освещение

Энергосберегающая LED подсветка внутренней камеры может включаться и выключаться независимо от работы прибора, обеспечивая эффектную презентацию продукции. Светодиодные световые полосы, расположенные с одной или обеих сторон внутреннего пространства, выгодно подчёркивают товары с помощью световых акцентов. Некоторые модели дополнительно оснащаются верхней LED подсветкой.



Световая панель

Liebherr предлагает различные решения для эффективного привлечения внимания к оборудованию, продукции и вашему бренду. Вы можете адаптировать зону световой панели под ваши требования.

Прозрачная панель LightGuideDisplay, расположенная с внутренней стороны двери модели FKDv 4523, поддерживает частичную подсветку. Это обеспечивает отличный обзор продукции и одновременно привлекает внимание к вашему бренду.

Панель LightGuide модели FKDv 4513 устанавливается на внешней стороне двери и подсвечивается по всей поверхности. Такое решение эффектно выделяет ваш бренд и делает его заметным.



FKDv 4523 PremiumPlus



FKDv 4513 Premium



FKDv 4503 Premium

Общий / полезный объем
Наружные размеры, мм (Ш / Г / В)
Внутренние размеры, мм (Ш / Г / В)

441 / 422 л
600 / 696 / 2027
456 / 516 / 1804

Класс энергопотребления ¹
Потребление энергии за год ²
Климатический класс (Директива ЕС об ЭЭ)

687 кВт.ч
CC2

Температурный класс (Директива ЕС об ЭЭ)
Температура окружающей среды ³
Хладагент
Уровень шума
Напряжение / частота
Потребляемый ток
Номинальная мощность
Тепловыделение
Система охлаждения
Метод размораживания
Диапазон настройки температуры
Материал / цвет корпуса
Материал / цвет двери
Материал / цвет внутреннего корпуса
Тип управления
Индикация температуры
Внутреннее освещение

K4
От +10 °C до +40 °C
R 600a
52 дБ(A)
220 – 240В~ / 50 Гц
1.5 A
170 Вт
742 кДж/ч
Динамическая
Автоматический
От +2 °C до +12 °C
Сталь / черный
Стеклопакет с рамой из алюм. / черный
Пластик / серебристый
7-сегментный LED дисплей с кнопками
Внутренняя цифровая
Светодиодные колонны с двух сторон с отдельным выключателем

Количество регулируемых полок
Материал полок
Полезные размеры полок, мм (Ш / Г)
Вместимость в бутылках 0.5 л ПЭТ
Фронтальных позиций на одной полке
Вместимость в банках 0.33л
Фронтальных позиций на одной полке
Допустимая нагрузка на полку
Ручка
Тип замка
Самозакрывающаяся дверь
Сторона открывания двери
Вес брутто / нетто

6
Метал. решетки с пласт. покрытием
450 / 430
304
7
608
7
45 кг
Прочная ручка из алюминия
Механический
Есть
Направо, перенавешиваемая
92.4 / 87.4 кг

441 / 422 л
600 / 696 / 2027
456 / 516 / 1804

580 кВт.ч
CC2

K4
От +10 °C до +40 °C
R 600a
52 дБ(A)
220 – 240В~ / 50 Гц
1.5 A
170 Вт
742 кДж/ч
Динамическая
Автоматический
От +2 °C до +12 °C
Сталь / серый
Стеклопакет с рамой из алюм. / серый
Пластик / белый
Механический регулятор
Внутренняя аналоговая
Светодиодная колонна с правой стороны с отдельным выключателем

6
Метал. решетки с пласт. покрытием
450 / 430
304
7
608
7
45 кг
Прочная ручка из алюминия
-
Есть
Направо, перенавешиваемая
91.4 / 86.5 кг

441 / 422 л
600 / 694 / 2027
456 / 440 / 1800

614 кВт.ч
CC2

K4
От +10 °C до +40 °C
R 600a
52 дБ(A)
220 – 240В~ / 50 Гц
1.5 A
170 Вт
742 кДж/ч
Динамическая
Автоматический
От +2 °C до +12 °C
Сталь / серый
Стеклопакет с рамой из алюм. / серый
Пластик / белый
Механический регулятор
Внутренняя аналоговая
Светодиодная колонна и потолочное освещение

6
Метал. решетки с пласт. покрытием
450 / 440
304
7
608
7
45 кг
Прочная ручка из алюминия
Механический
Есть
Направо, перенавешиваемая
90.6 / 85.7 кг

¹ Согласно (ЕС) 2019/2018.
² В соответствии с EN 16902:2016.
³ Отображает температуру окружающей среды, при которой гарантируется надежная эксплуатация устройства.

Обзор преимуществ



Электронное управление
Электронная панель управления, встроенная в дверь заподлицо, обеспечивает точный контроль температуры внутри. Установленную температуру можно легко и быстро увидеть на дисплее.

Динамическая система охлаждения
Динамическая система с вентилятором быстро охлаждает продукты и обеспечивает равномерное распределение температуры внутри камеры.



Светодиодные колонны
Светодиодные колонны расположены с двух сторон по бокам и регулируются по яркости. Они равномерно освещают все внутреннее пространство.

Бесшовный внутренний корпус
Гладкий бесшовный внутренний корпус с очень удобен в очистке. Такая конструкция облегчает уход и предотвращает образование запахов внутри.

Закрытая задняя стенка
Опциональная закрытая задняя стенка позволяет устанавливать прибор свободно в помещении – идеально для демонстрации со всех сторон.

Индивидуальный дизайн
Корпус можно оформить индивидуально в соответствии с вашими пожеланиями. Он прочный, устойчивый к ударам и простой в уходе.

Регулируемые ножки и колёса
Регулируемые ножки и колёса можно быстро установить для транспортировки. Они также упрощают очистку пола под прибором.



MRVg 4011 Perfection

Хладагент R600a
Натуральный и эффективный: хладагент R600a в сочетании с современными компрессорами обеспечивает очень высокую производительность и отличается низким потенциалом выбросов парниковых газов.

Петли двери
Перенавешиваемые дверные петли позволяют удобно загружать и выгружать прибор, независимо от месте установки

Расширенный температурный диапазон
Оптимальную температуру можно задать для любого типа напитков благодаря диапазону от -2 °C до +15 °C.

Эко-режим
Оптимальная энергоэффективность: режим Эко снижает энергопотребление и помогает уменьшить затраты на электроэнергию.

Интегрированная ручка
Интегрированная ручка обеспечивает удобное открытие и закрытие двери. Ничего не выступает за пределы корпуса – важное преимущество при ограниченном пространстве.

Решётчатые полки с ограничителем
Полки регулируются по высоте и выдерживают высокую нагрузку. Ограничитель предотвращает их случайное выдвижение.

Закаленное стекло
Закалённое стекло устойчиво к ударам, а дверь с минимальными рамками увеличивает площадь демонстрации.

Сменные уплотнители двери
Экономия времени и средств: уплотнители можно быстро заменить самостоятельно без инструментов.

Автоматическое закрытие двери при угле <90°
Дверь автоматически закрывается при угле менее 90°, предотвращая попадание теплого воздуха во внутреннее пространство. При угле более 90° она остаётся открытой для удобной загрузки.

Напитки продаются лучше, когда они не только вкусные, но и привлекательные на вид. Благодаря высококачественному дизайну и элегантной внутренней LED подсветке новые холодильные шкафы для бутылок Liebherr привлекают внимание покупателей. Дверцы из однослойного закалённого стекла обеспечивают отличный обзор и отличаются высокой устойчивостью к повреждениям. Регулируемые по высоте решётчатые полки позволяют размещать товары так, чтобы они были максимально заметны для покупателей.



Частичная загрузка

Если прибор заполнен лишь наполовину, мощная система охлаждения обеспечивает быстрое охлаждение напитков: от комнатной температуры до заданной — менее чем за 16 часов.



Основные преимущества



Увеличение продаж

Яркое освещение как инструмент продаж: две вертикальные колонны равномерно подсвечивают внутреннее пространство, обеспечивая отличный обзор продукции и привлекая внимание к напиткам. Продукция будет хорошо видна независимо от места ее расположения.



Безопасность и хранение

Для повышенной безопасности наши устройства оснащаются несколькими сигнализациями, которые срабатывают в различных ситуациях. В том случае если дверь была открыта слишком долго, внутри неожиданно повысилась температура или происходило отключение электроэнергии, устройство сообщит вам об этом.



Экономьте время и деньги

Эко-режим снижает расход электроэнергии. Для этого, температура внутри устройства немного повышается в те моменты, когда прибор не используется - например, ночью. Доступно два уровня настройки - режим Эко, при котором внутреннее освещение работает, а также режим Эко-плюс, при активации которого освещение отключается.



Удобство управления

Состояние прибора можно проверить через встроенную в дверь панель управления, не открывая её. Меню интуитивно понятно и управляется тремя сенсорными кнопками. При необходимости доступно подключение через LAN для интеграции с различными системами мониторинга.



Самозакрывающаяся дверь

Самозакрывающаяся дверь упрощает рабочие процессы: при угле открытия до 90° она автоматически закрывается, предотвращая случайное оставление прибора открытым. Это помогает поддерживать стабильную температуру и сохранять качество продукции. При открытии более чем на 90° дверь остаётся открытой, обеспечивая удобство загрузки и выгрузки.



MRFvd 4011
Performance

MRFvd 4011 744
Performance

Общий / полезный объем	400 / 286 л
Наружные размеры, мм (Ш / Г / В)	597 / 654 / 1884
Внутренние размеры, мм (Ш / Г / В)	475 / 423 / 1659
Класс энергопотребления ¹	C
Потребление энергии за год ²	566 кВт.ч
Климатический класс (Директива ЕС об ЭЭ)	SC2
Температурный класс (Директива ЕС об ЭЭ)	K4
Температура окружающей среды ³	От +10 °C до +40 °C
Хладагент	R 600a
Уровень шума	50 дБ(А)
Напряжение / частота	220 – 240В~ / 50 Гц
Потребляемый ток / Номинальная мощность	2.0 А / 160 Вт
Система охлаждения / Метод размораживания	Динамическая / Автоматический
Диапазон настройки температуры	От +1 °C до +15 °C
Материал / цвет корпуса	Сталь / серый
Материал / цвет двери	Стеклопакет с рамой из алюминия / белый
Материал / цвет отделки внутреннего корпуса	Пластик / белый
Тип управления	Механический регулятор с цифровым термометром
Индикация температуры	Наружная цифровая
Внутреннее освещение	Светодиодная колонная с левой стороны с отдельным выключателем
Количество регулируемых полок / Материал полок	5 / Металлические решетки с пластифицированным покрытием
Полезные размеры полок, мм (Ш / Г)	470 / 423
Вместимость в бутылках 0.5 л ПЭТ / Фронтальных позиций на одной полке	253 / 7
Вместимость в банках 0.33л /Фронтальных позиций на одной полке	506 / 7
Допустимая нагрузка на полку / общая	45 кг
Ручка / Тип замка	Интегрированная / Механический
Самозакрывающаяся дверь / Сторона открывания двери	Есть / Направо, перенавешиваемая
Вес брутто / нетто	83.9 / 79.1 кг

400 / 286 л
597 / 654 / 1884
475 / 423 / 1659
C
566 кВт.ч
SC2
K4
От +10 °C до +40 °C
R 600a
50 дБ(А)
220 – 240В~ / 50 Гц
2.0 А / 160 Вт
Динамическая / Автоматический
От +1 °C до +15 °C
Сталь / серый
Стеклопакет с рамой из алюминия / белый

Пластик / белый
Механический регулятор с цифровым термометром
Наружная цифровая
Светодиодная колонная с левой стороны с отдельным выключателем
5 / Металлические решетки с пластифицированным покрытием
470 / 423
253 / 7
506 / 7
45 кг
Интегрированная / Механический
Есть / Направо, перенавешиваемая
83.9 / 79.1 кг

400 / 286 л
597 / 654 / 1884
475 / 423 / 1659
C
566 кВт.ч
SC2
K4
От +10 °C до +40 °C
R 600a
50 дБ(А)
220 – 240В~ / 50 Гц
2.0 А / 160 Вт
Динамическая / Автоматический
От +1 °C до +15 °C
Сталь / черный
Стеклопакет с рамой из алюминия / черный

Пластик / серый
Механический регулятор с цифровым термометром
Наружная цифровая
Светодиодная колонная с левой стороны с отдельным выключателем
5 / Металлические решетки с пластифицированным покрытием
470 / 423
253 / 7
506 / 7
45 кг
Интегрированная / Механический
Есть / Направо, перенавешиваемая
84.4 / 79.5 кг



MRFvd 3511
Performance

MRFvd 3511 744
Performance

347 / 250 л
597 / 654 / 1684
475 / 423 / 1459
C
532 кВт.ч
SC2
K4
От +10 °C до +40 °C
R 600a
50 дБ(А)
220 – 240В~ / 50 Гц
2.0 А / 160 Вт
Динамическая / Автоматический
От +1 °C до +15 °C
Сталь / черный
Стеклопакет с рамой из алюминия / черный
Пластик / белый
Механический регулятор с цифровым термометром
Наружная цифровая
Светодиодная колонная с левой стороны с отдельным выключателем
4 / Металлические решетки с пластифицированным покрытием
470 / 423
207 / 7
414 / 7
45 кг
Интегрированная / Механический
Есть / Направо, перенавешиваемая
76.8 / 72.8 кг

347 / 250 л
597 / 654 / 1684
475 / 423 / 1459
C
532 кВт.ч
SC2
K4
От +10 °C до +40 °C
R 600a
50 дБ(А)
220 – 240В~ / 50 Гц
2.0 А / 160 Вт
Динамическая / Автоматический
От +1 °C до +15 °C
Сталь / серый
Стеклопакет с рамой из алюминия / серебристый
Пластик / серый
Механический регулятор с цифровым термометром
Наружная цифровая
Светодиодная колонная с левой стороны с отдельным выключателем
4 / Металлические решетки с пластифицированным покрытием
470 / 423
207 / 7
414 / 7
45 кг
Интегрированная / Механический
Есть / Направо, перенавешиваемая
76.9 / 72.5 кг



¹ Согласно (ЕС) 2019/2018.
² В соответствии с EN 16902:2016.
³ Отображает температуру окружающей среды, при которой гарантируется надежная эксплуатация устройства.

Малогабаритные холодильные шкафы


Основные преимущества

Напитки



Возможность встраивания

После снятия крышки прибор можно встроить под рабочую поверхность. В этом случае необходимо предусмотреть вентиляционное отверстие площадью не менее 200 см² в задней части рабочей поверхности. Если вентиляционное отверстие отсутствует, высота столешницы должна как минимум на 3 см превышать высоту прибора.



Эффектная презентация

Простой способ повысить продажи: стеклянная дверь в сочетании с энергосберегающей LED-подсветкой привлекает внимание к продукции и обеспечивает её отличную видимость. Ярко освещённое внутреннее пространство помогает покупателям быстро находить нужный товар и делает его более привлекательным.



Светодиодная подсветка

Даже в условиях слабого освещения светодиодная подсветка обеспечивает отличный обзор содержимого. Это не только облегчает поиск продукции, но и способствует снижению энергопотребления.



Эргономичная ручка

Эргономичная ручка обеспечивает быстрый и удобный доступ к содержимому, а также сохраняет комфорт при частом открывании двери.



Самозакрывающаяся дверь

Для удобства ежедневной эксплуатации дверца остаётся открытой при угле более 90°, облегчая загрузку, выгрузку и очистку. Если угол открытия меньше 90°, дверь автоматически закрывается, предотвращая случайные потери холода. Это помогает поддерживать стабильную температуру, сохранять качество продукции и повышает комфорт при использовании.



Эффективное охлаждение

Высокое качество холодильных систем Liebherr основано на многолетнем опыте в области холодильных технологий, а также на непрерывных исследованиях и разработках. Использование исключительно высококачественных компрессоров, конденсаторов, испарителей и других компонентов холодильного контура позволяет значительно снизить энергопотребление и расходы на эксплуатацию оборудования.



Новинка



Новинка

MRTve 1511 L75

Performance

Общий / полезный объем	127 / 98 л
Наружные размеры, мм (Ш / Г / В)	600 / 605 / 852
Внутренние размеры, мм (Ш / Г / В)	450 / 430 / 640
Класс энергопотребления ¹	B
Потребление энергии за год ²	197 кВт.ч
Климатический класс (Директива ЕС об ЭЭ)	CC2
Температурный класс (Директива ЕС об ЭЭ)	K4
Температура окружающей среды ³	От +10 °С до +32 °С
Хладагент	R 600a
Уровень шума	47 дБ(А)
Напряжение / частота	220 - 240В~ / 50 Гц
Потребляемый ток / Номинальная мощность	2.0 А / 100 Вт
Тепловыделение	235 кДж/ч
Система охлаждения / Метод размораживания	Динамическая / Автоматический
Диапазон настройки температуры	От +1 °С до +9 °С
Материал / цвет корпуса	Сталь / серый, крышка из пластика черного цвета
Материал / цвет двери	Стеклопакет с рамой из нерж. стали и пластика / серый
Материал / цвет внутреннего корпуса	Пластик / белый
Тип управления	Индикаторы с сенсорной кнопкой
Индикация температуры	Внутренняя цифровая
Сигнализация	Визуальная и акустическая
Внутреннее освещение	Потолочное светодиодное освещение
Крышка-столешница	Есть, съемная
Количество регулируемых полок	2
Материал полок	Метал. решетки с пластифицированным покрытием
Полезные размеры полок, мм (Ш / Г)	450 / 410
Вместимость в бутылках 0.5 л ПЭТ	83
Фронтальных позиций на одной полке	7
Вместимость в банках 0.33л	156
Фронтальных позиций на одной полке	7
Допустимая нагрузка на полку	45 кг
Общая допустимая нагрузка	135 кг
Ручка	Черная, пластик
Тип замка	Механический
Самозакрывающаяся дверь	Есть
Сторона открывания двери	Направо, перенавешиваемая
Вес брутто / нетто	48.5 / 46.1 кг

MRTve 1501 L75

Performance

Общий / полезный объем	124 / 98 л
Наружные размеры, мм (Ш / Г / В)	600 / 605 / 852
Внутренние размеры, мм (Ш / Г / В)	450 / 430 / 640
Класс энергопотребления ¹	B
Потребление энергии за год ²	150 кВт.ч
Климатический класс (Директива ЕС об ЭЭ)	CC3
Температурный класс (Директива ЕС об ЭЭ)	K4
Температура окружающей среды ³	От +10 °С до +32 °С
Хладагент	R 600a
Уровень шума	47 дБ(А)
Напряжение / частота	220 - 240В~ / 50 Гц
Потребляемый ток / Номинальная мощность	2.0 А / 100 Вт
Тепловыделение	170 кДж/ч
Система охлаждения / Автоматический	Динамическая / Автоматический
Диапазон настройки температуры	От +1 °С до +9 °С
Материал / серый, крышка из пластика черного цвета	Сталь / серый, крышка из пластика черного цвета
Нерж. сталь / нерж. сталь	Нерж. сталь / нерж. сталь
Пластик / белый	Пластик / белый
Индикаторы с сенсорной кнопкой	Индикаторы с сенсорной кнопкой
Внутренняя цифровая	Внутренняя цифровая
Визуальная и акустическая	Визуальная и акустическая
Потолочное светодиодное освещение	Потолочное светодиодное освещение
Есть, съемная	Есть, съемная
2	2
Метал. решетки с пластифицированным покрытием	Метал. решетки с пластифицированным покрытием
450 / 410	450 / 410
83	83
7	7
156	156
7	7
45 кг	45 кг
135 кг	135 кг
Черная, пластик	Черная, пластик
Механический	Механический
Есть	Есть
Направо, перенавешиваемая	Направо, перенавешиваемая
39.8 / 37.4 кг	39.8 / 37.4 кг



Новинка



Новинка



Новинка

MRTve 1511 744

Performance

Общий / полезный объем	127 / 98 л
Наружные размеры, мм (Ш / Г / В)	600 / 605 / 852
Внутренние размеры, мм (Ш / Г / В)	450 / 430 / 640
Класс энергопотребления ¹	B
Потребление энергии за год ²	197 кВт.ч
Климатический класс (Директива ЕС об ЭЭ)	CC2
Температурный класс (Директива ЕС об ЭЭ)	K4
Температура окружающей среды ³	От +10 °С до +32 °С
Хладагент	R 600a
Уровень шума	47 дБ(А)
Напряжение / частота	220 - 240В~ / 50 Гц
Потребляемый ток / Номинальная мощность	2.0 А / 100 Вт
Тепловыделение	235 кДж/ч
Система охлаждения / Автоматический	Динамическая / Автоматический
Диапазон настройки температуры	От +1 °С до +9 °С
Сталь / черный	Сталь / черный
Стеклопакет с рамой из пластика / черный	Стеклопакет с рамой из пластика / черный
Пластик / серебристый	Пластик / серебристый
Индикаторы с сенсорной кнопкой	Индикаторы с сенсорной кнопкой
Внутренняя цифровая	Внутренняя цифровая
Визуальная и акустическая	Визуальная и акустическая
Потолочное светодиодное освещение	Потолочное светодиодное освещение
Есть, съемная	Есть, съемная
2	2
Метал. решетки с пластифицированным покрытием	Метал. решетки с пластифицированным покрытием
450 / 410	450 / 410
83	83
5	5
156	156
6	6
45 кг	45 кг
135 кг	135 кг
Черная, пластик	Белая, пластик
Механический	Механический
Есть	Есть
Направо, перенавешиваемая	Направо, перенавешиваемая
48.2 / 45.6 кг	48.2 / 45.6 кг

MRTve 1511

Performance

Общий / полезный объем	127 / 98 л
Наружные размеры, мм (Ш / Г / В)	600 / 605 / 852
Внутренние размеры, мм (Ш / Г / В)	450 / 430 / 640
Класс энергопотребления ¹	B
Потребление энергии за год ²	197 кВт.ч
Климатический класс (Директива ЕС об ЭЭ)	CC2
Температурный класс (Директива ЕС об ЭЭ)	K4
Температура окружающей среды ³	От +10 °С до +32 °С
Хладагент	R 600a
Уровень шума	47 дБ(А)
Напряжение / частота	220 - 240В~ / 50 Гц
Потребляемый ток / Номинальная мощность	2.0 А / 100 Вт
Тепловыделение	235 кДж/ч
Система охлаждения / Автоматический	Динамическая / Автоматический
Диапазон настройки температуры	От +1 °С до +9 °С
Сталь / белый	Сталь / белый
Стеклопакет с рамой из пластика / белый	Стеклопакет с рамой из пластика / белый
Пластик / белый	Пластик / белый
Индикаторы с сенсорной кнопкой	Индикаторы с сенсорной кнопкой
Внутренняя цифровая	Внутренняя цифровая
Визуальная и акустическая	Визуальная и акустическая
Потолочное светодиодное освещение	Потолочное светодиодное освещение
Есть, съемная	Есть, съемная
2	2
Метал. решетки с пластифицированным покрытием	Метал. решетки с пластифицированным покрытием
450 / 410	450 / 410
83	83
5	5
156	156
6	6
45 кг	45 кг
135 кг	135 кг
Белая, пластик	Черная, пластик
Механический	Механический
Есть	Есть
Направо, перенавешиваемая	Направо, перенавешиваемая
48.5 / 46.1 кг	48.5 / 46.1 кг

MRTve 1501 744

Performance

Общий / полезный объем	124 / 98 л
Наружные размеры, мм (Ш / Г / В)	600 / 605 / 852
Внутренние размеры, мм (Ш / Г / В)	450 / 430 / 640
Класс энергопотребления ¹	B
Потребление энергии за год ²	150 кВт.ч
Климатический класс (Директива ЕС об ЭЭ)	CC3
Температурный класс (Директива ЕС об ЭЭ)	K4
Температура окружающей среды ³	От +10 °С до +40 °С
Хладагент	R 600a
Уровень шума	47 дБ(А)
Напряжение / частота	220 - 240В~ / 50 Гц
Потребляемый ток / Номинальная мощность	2.0 А / 100 Вт
Тепловыделение	170 кДж/ч
Система охлаждения / Автоматический	Динамическая / Автоматический
Диапазон настройки температуры	От +1 °С до +9 °С
Сталь / черный	Сталь / черный
Стеклопакет с рамой из пластика / белый	Сталь / черный
Пластик / серебристый	Пластик / серебристый
Индикаторы с сенсорной кнопкой	Индикаторы с сенсорной кнопкой
Внутренняя цифровая	Внутренняя цифровая
Визуальная и акустическая	Визуальная и акустическая
-	-
Есть, съемная	Есть, съемная
2	2
Метал. решетки с пластифицированным покрытием	Метал. решетки с пластифицированным покрытием
450 / 410	450 / 410
83	83
5	5
156	156
6	6
45 кг	45 кг
135 кг	135 кг
Черная, пластик	Черная, пластик
Механический	Механический
Есть	Есть
Направо, перенавешиваемая	Направо, перенавешиваемая
39.6 / 37 кг	39.6 / 37 кг

Модель также доступна в белом цвете: **MRTve 1501**

¹ Согласно (ЕС) 2019/2018.
² В соответствии с EN 16902:2016.
³ Отображает температуру окружающей среды, при которой гарантируется надежная эксплуатация устройства.



Оптимальная производительность при минимуме занимаемого пространства

Отдельно стоящие малогабаритные холодильные и морозильные шкафы Liebherr с возможностью установки под столешницу сочетают гибкость и эффективность даже в условиях ограниченного пространства. Съёмная верхняя панель, энергосберегающее светодиодное освещение, а также возможность выбора между приборами со стеклянными или глухими дверьми обеспечивают оптимальные условия для хранения продуктов даже в небольших помещениях.

Наличие тех или иных функций зависит от модели. Уточняйте наличие функций в характеристиках устройства.

Обзор преимуществ

Комфортное управление

Комфортное управление: проверить состояние прибора можно на встроенном в дверь дисплее, не открывая дверцу. Меню интуитивно понятно, а навигация осуществляется тремя сенсорными кнопками.

Контроль влажности

Функция HumidityControl позволяет настраивать уровень влажности в соответствии с потребностями – для создания оптимального микроклимата хранения и сохранения свежести.

Легкая очистка

Внутренний корпус изготовлен из полистирола – полностью перерабатываемого, прочного материала без запаха. Она изготовлена без стыков из швов, как одна деталь, а большие закруглённые углы позволяют легко очищать поверхность.

Улучшенные решетчатые полки

Полки из стали с защитным покрытием не подвержены коррозии, они обеспечивают надёжную фиксацию, постоянную циркуляцию воздуха и стабильный температурный режим.

Корпус из нержавеющей стали

Внешний корпус из нержавеющей стали с цельными боковыми стенками выполнен без зазоров, что делает его особенно гигиеничным и удобным при мойке и очистке.

Съемная крышка

Прибор оснащён крышкой высотой 3 см, которая выдерживает температуру до 100 °C, что делает его идеальным решением для установки рядом с рабочей поверхностью высотой 85 см.

Механический замок

Практически все коммерческие приборы Liebherr оснащаются механическим замком и двумя ключами в комплекте. Это исключает доступ посторонних к вашим продуктам.

Режим суперохлаждения SuperCool

Чтобы устройство сохраняло необходимую температуру даже после загрузки неохлаждённых продуктов, вы можете активировать режим SuperCool – он временно повышает мощность охлаждения, после чего автоматически отключается.

Сменный уплотнитель двери

Вы можете легко заменить дверной уплотнитель самостоятельно, без инструментов. Это очень удобно при его очистке или замене. Достаточно вытащить уплотнитель из паза и установить новый.

Световая сигнализация LightAlarm

В случае неконтролируемого повышения температуры или других неполадок внутренняя подсветка прибора начинает мигать для оповещения пользователя.

Стабильное поддержание температуры в соответствии с DIN EN 16825:2015

Холодильники Liebherr очень точно поддерживают стабильную температуру в диапазоне от -1 °C до +5 °C. Это помогает сохранять оптимальный микроклимат и свежесть продуктов.

Расширенный диапазон настройки от -2 °C до +15 °C

Холодильники Liebherr поддерживают расширенный температурный диапазон от -2 °C до +15 °C, благодаря чему даже мясо дольше остаётся свежим и сохраняет вкусовые качества.



Потрясающая энергетическая эффективность

От компрессора и уплотнителя до освещения и электроники – Liebherr выбирает современные и энергоэффективные компоненты. Результат впечатляет, особенно если рассматривать снижение расходов на покупку электроэнергии и обслуживание устройства.



Самозакрывающаяся дверь

В повседневной работе особенно важны удобство и дополнительная защита на случай, если персонал не успевает закрыть дверь до конца. При открытии на угол более 90° дверь останется открытой, облегчая загрузку, выгрузку и очистку. Если угол составит менее 90°, дверь закроется сама, а прибор не останется открытым.



Светодиодное освещение

Даже в темных помещениях вы легко найдете нужный продукт благодаря хорошему обзору внутреннего пространства. Так вы сможете сразу закрыть дверь и сохранить температуру внутри стабильной. Это экономия времени на поиск и, что особенно важно, снижение затрат на электроэнергию.



Установка под рабочую поверхность

Со снятой крышкой прибор можно установить под рабочую поверхность. В этом случае в ее задней части над прибором необходимо предусмотреть вентиляционное отверстие площадью не менее 200 см². Если такой возможности нет, над прибором необходимо предусмотреть зазор высотой как минимум 3 см.



Новинка



Новинка

Общий / полезный объем	127 / 93 л
Наружные размеры, мм (Ш / Г / В)	600 / 648 / 852
Внутренние размеры, мм (Ш / Г / В)	450 / 430 / 640
Класс энергопотребления ¹	A⁺
Потребление энергии за год	292 кВт.ч
Климатический класс (Директива ЕС об ЭЭ)	4
Температурный класс (Директива ЕС об ЭЭ)	M1
Температура окружающей среды ²	От +16 °C до +30 °C
Хладагент	R 600a
Уровень шума	45 дБ(A)
Напряжение / частота	220 - 240В~ / 50/60 Гц
Потребляемый ток / Номинальная мощность	2.0 А / 60 Вт
Тепловыделение	235 кДж/ч
Система охлаждения / Метод размораживания	Динамическая / Автоматический
Диапазон настройки температуры	От -2 °C до +15 °C
Материал / цвет корпуса	Нержавеющая сталь
Материал / цвет двери	Стеклопакет с рамой из алюминия / нержавеющая сталь
Материал / цвет отделки внутреннего корпуса	Пластик / серый
Тип управления	Монохромный дисплей, сенсорные кнопки
Индикация температуры	Наружная цифровая
Сигнализация	Визуальная и звуковая
Внутреннее освещение	Светодиодная колонная с левой стороны, диммируемая
Верхняя крышка	Есть, съёмная
Индикация минимальной и максимальной температуры	Есть
Интерфейс подключения	LAN (С возможностью дооснащения)
Количество полок / Материал полок	4 / Решетки с пластифицированным покрытием
Из них регулируемые по высоте	3
Полезные размеры полок, мм (Ш / Г)	450 / 410 мм
Допустимая нагрузка на полку / общая	45 / 180 кг
Ручка	Ручка из алюминия
Тип замка	Механический
Самозакрывающаяся дверь	Есть
Возможность размещения на нижнем ярусе	Есть
Сторона открывания двери	Правая, перенавешиваемая
Вес брутто / нетто	47.5 / 46.3 кг

FRTCvg 1511

Performance

124 / 93 л
600 / 648 / 852
450 / 430 / 640
A⁺
292 кВт.ч
4
M1
От +16 °C до +30 °C
R 600a
45 дБ(A)
220 - 240В~ / 50/60 Гц
2.0 А / 60 Вт
235 кДж/ч
Динамическая / Автоматический
От +1 °C до +15 °C
Сталь / белый
Стеклопакет с рамой из пластика / белый
Пластик / белый
Монохромный дисплей, сенсорные кнопки
Наружная цифровая
Визуальная и звуковая
Светодиодная колонная с левой стороны, диммируемая
Есть, съёмная
Есть
LAN (С возможностью дооснащения)
4 / Решетки с пластифицированным покрытием
3
450 / 410 мм
45 / 180 кг
Ручка из алюминия
Механический
Есть
Есть
Правая, перенавешиваемая
46 / 45.9 кг



Новинка

FRTvg 1501

Performance

124 / 93 л
600 / 648 / 852
450 / 430 / 640
A⁺
219 кВт.ч
5
M1
От +16 °C до +40 °C
R 600a
45 дБ(A)
220 - 240В~ / 50/60 Гц
2.0 А / 50 Вт
190 кДж/ч
Динамическая / Автоматический
От +1 °C до +15 °C
Сталь / белый
Сталь / белый
Пластик / белый
Монохромный дисплей, сенсорные кнопки
Наружная цифровая
Визуальная и звуковая
-
Есть, съёмная
Есть
LAN (С возможностью дооснащения)
4 / Решетки с пластифицированным покрытием
3
450 / 410 мм
45 / 180 кг
Ручка из алюминия
Механический
Есть
Есть
Правая, перенавешиваемая
38.7 / 37.3 кг



FKUv 1663

Premium

148 / 130 л
600 / 615 / 830
440 / 435 / 670
C
353,32 кВт.ч
7
K4
От +10 °C до +35 °C
R 600a
45 дБ(A)
220 - 240В~ / 50 Гц
1.0 А
-
Динамическая / Автоматический
От +1 °C до +15 °C
Нерж. сталь / нерж. сталь
Стеклопакет с рамой из нерж. стали / нерж. сталь
Пластик / серебристый
7-сегментный LED дислей с кнопками
Наружная цифровая
Визуальная и акустическая
Потолочное светодиодное освещение с выключателем
-
-
-
4 / Метал. решетки с хромированным покрытием
3
400 / 420 мм
45 кг / -
Ручка из нержавеющей стали
Механический
Есть
Есть
Направо, перенавешиваемая
45.5 / 43.7 кг



FKV 503

Premium

44 / 42 л
425 / 450 / 612
338 / 270 / 516
C
284,34 кВт.ч
7
K4
От +10 °C до +35 °C
R 600a
39 дБ(A)
220 - 240В~ / 50 Гц
1.0 А / 120 Вт
-
Динамическая / Автоматический
От +2 °C до +12 °C
Нержавеющая сталь / нержавеющая сталь
Стеклопакет с рамой из нерж. стали / нерж. сталь
Пластик / серый
Механический регулятор
-
-
Потолочное светодиодное освещение, диммируемое
-
-
-
2 / Метал. решетки с хромированным покрытием
-
330 / 265 мм
30 кг / -
-
Механический
-
Есть
Правая, без возможности перенавешивания
34.4 / 31.1 кг

1 Согласно (ЕС) 2015/1094-IV.
2 Отображает температуру окружающей среды, при которой гарантируется надежная эксплуатация устройства.

Малогабаритные холодильные шкафы



Rsdci 1620 Plus ← 60 →

Класс энергопотребления:	A++ ¹
Расход энергии за год / 24 ч:	84 / 0,230 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	141 л
Уровень шума:	36 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Дверь / корпус:	Нерж. сталь SmartSteel / серебристый
Диапазон настройки температуры:	От +2 °С до +8 °С
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	85 / 60 / 60,7 ¹



- Управление**


 - Сенсорное управление TouchControl внутри камеры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- 1 контейнер секции EasyFresh

Преимущества

 - Ручка с толкателем
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 200 см

- Холодильная камера**
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
 - 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
 - Держатель для бутылок
 - Светодиодное освещение

Высота	85,0 см
Ширина	60,0 см
Глубина	60,7 см ¹



Rci 1620 Plus ← 60 →

Класс энергопотребления:	A++ ¹
Расход энергии за год / 24 ч:	84 / 0,230 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	141 л
Уровень шума:	36 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Дверь / корпус:	Белая / белый
Диапазон настройки температуры:	От +2 °С до +8 °С
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	85 / 60 / 60,7 ¹



- Управление**


 - Сенсорное управление TouchControl внутри камеры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- 1 контейнер секции EasyFresh

Преимущества

 - Ручка с толкателем
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 200 см

- Холодильная камера**
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
 - 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
 - Держатель для бутылок
 - Светодиодное освещение

Высота	85,0 см
Ширина	60,0 см
Глубина	60,7 см ¹



Rdgd 1400 Pure ← 55 →

Класс энергопотребления:	A++ ¹
Расход энергии за год / 24 ч:	84 / 0,230 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	125 л
Уровень шума:	36 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Дверь / корпус:	Темно-серый / темно-серый
Диапазон настройки температуры:	От +2 °С до +8 °С
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	85 / 55 / 60,7 ¹




- Управление**

 - Сенсорное управление TouchControl внутри камеры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Преимущества**

 - Ручка с толкателем
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 200 см

- Холодильная камера**
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
 - 4 полки серии GlassLine
 - Светодиодное освещение
 - 1 большой контейнер для овощей и фруктов

Высота	85,0 см
Ширина	55,0 см
Глубина	60,7 см ¹



Малогабаритные модели

Малогабаритные морозильные шкафы



Малогабаритные морозильные шкафы



FNsddi 1624
Plus

← 60 →

Класс энергопотребления:	A++ ¹
Расход энергии за год / 24 ч:	136 / 0,370 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	86 л
Уровень шума:	39 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Допускается работа при температуре окружающей среды:	до -15 °C
Дверь / корпус:	Нерж. сталь SmartSteel / серебристый
Диапазон настройки температуры:	От -16 °C до -28 °C
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	85 / 60 / 60,7 ¹

No Frost	Super Frost	LED	Touch Control	Vario Space	Frost Protect
----------	-------------	-----	---------------	-------------	---------------

Управление

- Сенсорное управление TouchControl в рабочей поверхности
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический
- Мощность замораживания за 24 ч: 9 кг
- Полки из закаленного стекла


Преимущества

- Ручка с толкателем
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

Морозильная камера *******

- 4 контейнера, система VarioSpace
- Форма для льда
- Светодиодное освещение
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 10 ч

Высота	85,0 см
Ширина	60,0 см
Глубина	60,7 см ¹



FNdi 1624
Plus

← 60 →

Класс энергопотребления:	A++ ¹
Расход энергии за год / 24 ч:	136 / 0,370 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	86 л
Уровень шума:	39 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Допускается работа при температуре окружающей среды:	до -15 °C
Дверь / корпус:	Белая / белый
Диапазон настройки температуры:	От -16 °C до -28 °C
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	85 / 60 / 60,7 ¹

No Frost	Super Frost	LED	Touch Control	Vario Space	Frost Protect
----------	-------------	-----	---------------	-------------	---------------

Управление

- Сенсорное управление TouchControl в рабочей поверхности
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический
- Мощность замораживания за 24 ч: 9 кг
- Полки из закаленного стекла


Преимущества

- Ручка с толкателем
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

Морозильная камера *******

- 4 контейнера, система VarioSpace
- Форма для льда
- Светодиодное освещение
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 10 ч

Высота	85,0 см
Ширина	60,0 см
Глубина	60,7 см ¹



¹ Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 1,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.



FNe 1404
Pure

Класс энергопотребления:	A⁺ ¹
Расход энергии за год / 24 ч:	190 / 0,520 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	86 л
Уровень шума:	39 дБ(A)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Допускается работа при температуре окружающей среды:	до -15 °C
Дверь / корпус:	Белая / белый
Диапазон настройки температуры:	От -16 °C до -28 °C
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	85 / 55 / 60,7 ¹

No Frost	Super Frost	LED	Touch Control	Vario Space	Frost Protect
----------	-------------	-----	---------------	-------------	---------------

- Управление


 - Сенсорное управление TouchControl в рабочей поверхности
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Морозильная камера **24*****

 - 4 контейнера, система VarioSpace
 - Светодиодное освещение
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 9 ч
- Мощность замораживания за 24 ч:

8 кг
- Преимущества

 - Полки из закаленного стекла
 - Ручка с толкателем
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 200 см

Высота 85,0 см
Ширина 55,0 см
Глубина 60,7 см ¹



Fe 1003
Pure

Класс энергопотребления:	A⁺ ¹
Расход энергии за год / 24 ч:	176 / 0,480 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	75 л
Уровень шума:	39 дБ(A)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Допускается работа при температуре окружающей среды:	до -15 °C
Дверь / корпус:	Белая / белый
Диапазон настройки температуры:	От -16 °C до -28 °C
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	68 / 55 / 60,7 ¹

Smart Frost	Super Frost	LED	Touch Control	Vario Space	Frost Protect
-------------	-------------	-----	---------------	-------------	---------------

- Управление


 - Сенсорное управление TouchControl в рабочей поверхности
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Морозильная камера **24*****

 - 3 контейнера, система VarioSpace
 - Светодиодное освещение
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
- Мощность замораживания за 24 ч:

5 кг
- Преимущества

 - Полки из закаленного стекла
 - Встроенная ручка
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 200 см

Высота 68,0 см
Ширина 55,0 см
Глубина 60,7 см ¹



Fe 1404
Pure

Класс энергопотребления:	A⁺ ¹
Расход энергии за год / 24 ч:	194 / 0,530 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	106 л
Уровень шума:	39 дБ(A)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Допускается работа при температуре окружающей среды:	до -15 °C
Дверь / корпус:	Белая / белый
Диапазон настройки температуры:	От -16 °C до -28 °C
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	85 / 55 / 60,7 ¹

Smart Frost	Super Frost	LED	Touch Control	Vario Space	Frost Protect
-------------	-------------	-----	---------------	-------------	---------------

- Управление


 - Сенсорное управление TouchControl в рабочей поверхности
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Морозильная камера **24*****

 - 4 контейнера, система VarioSpace
 - Светодиодное освещение
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 13 ч
- Мощность замораживания за 24 ч:

6 кг
- Преимущества


 - Полки из закаленного стекла
 - Ручка с толкателем
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 200 см

Высота 85,0 см
Ширина 55,0 см
Глубина 60,7 см ¹



Обзор ассортимента

- ☒ Серия Prime
- ☐ Серия Pure



Холодильные шкафы, встраиваемые под столешницу


Жесткое крепление фасада	
Зона свежести EasyFresh	URd 365i
Контейнер для фруктов и овощей	URd 3600
Морозильное отделение 4-звезды	URd 3601

Морозильные шкафы, встраиваемые под столешницу

Жесткое крепление фасада	
NoFrost	SUFNd 365i
SmartFrost	SUFd 3603

Размещение по принципу Side-by-Side

Создайте индивидуальные центры свежести для оптимально размещения в барной зоне. Установите под столешницей холодильные или винные шкафы рядом с морозильным шкафом. Это возможно благодаря технологии Liebherr, которая исключает образование конденсата между приборами.



Модели, встраиваемые под столешницу



Основные преимущества



Раздельные дверные полки

Экстра-гибкость и комфорт: для безопасного и в то же время легкодоступного размещения бутылок, стаканов и т. д. раздельные дверные полки можно перемещать и регулировать по желаемой высоте.



Универсальный контейнер для фруктов и овощей

Фрукты и овощи удобно хранить в специальном контейнере – они всегда на виду и аккуратно разложены. Просторный и прозрачный, он оптимально подходит для мелких продуктов, обеспечивая порядок и лёгкий доступ. Контейнер легко моется, что делает его особенно практичным для ежедневного использования.



Зона свежести EasyFresh

Наша технология свежести с регулировкой влажности для хранения фруктов и овощей теперь интегрирована во все встраиваемые холодильные камеры серии Prime.



Управление Touch & Swipe-Display

Дисплей Touch & Swipe делает управление особенно простым и интуитивно понятным. Любую функцию можно выбрать нажатием и проведением пальцем.



Управление Touch-UI

Легким нажатием сенсорной кнопки можно без труда установить температуру на 3°C, 5°C, 7°C или 9°C. Компактный дизайн и интеграция освещения в корпус холодильника позволяют максимально использовать внутреннее пространство.



Выдвижные полки

Нет лучшего способа разместить продукты, чем на выдвижных контейнерах, плавно перемещающихся на телескопических направляющих с доводчиком и системой мягкого закрывания. Две полностью выдвижные стеклянные полки гарантируют безопасное хранение и легкий доступ ко всему необходимому.

Обзор серий

	○ Серия Pure	◇ Серия Prime	
82-88			
	URd 3600	URd 3601	URd 365i
Технология свежести	Отделение для фруктов/овощей	EasyFresh-Safe с регулировкой влажности*	
	Фильтр FreshAir	Фильтр FreshAir	
Комфорт и гибкость	Стеклянные полки GlassLine	Стеклянные полки GlassLine, 1 из них складная	
		Выдвижные полки GlassLine*	
	Раздельные дверные полки	Раздельные дверные полки*	
	Универсальный контейнер	Универсальный контейнер зоны EasyFresh	
	Ящик для фруктов и овощей		
	Форма для яиц	Универсальная форма для яиц	
		Форма для масла	
		Доводчик двери SoftSystem	
		Выдвижной контейнер SoftTelescopic*	
Дизайн	Управление TouchControl со встроенной светодиодной подсветкой	Дисплей Touch & Swipe-Display со встроенной светодиодной подсветкой	
	Технология Side-by-Side*	Технология Side-by-Side*	
Лёд	Морозильное отделение 4-звезды*		

Различия в оснащении вышестоящей серии устройств выделены жирным шрифтом

Холодильный шкаф, встраиваемый под столешницу

URd 365i

Prime

Система крепления фасада / тип прибора: door on door /
встраиваемый под столешницу

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	66 / 0,180 кВт.ч
Общий полезный объем:	126 л
Уровень шума:	35 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Диапазон настройки температуры:	От +2 °C до +9 °C
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	82 – 88 / 60 / мин. 56,0



Управление

- 2,4" цветной TFT-дисплей, технология Touch & Swipe
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, универсальная полка для яиц, маслёнка
- 2 полки серии GlassLine, 1 из них складная

- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 1 контейнер секции EasyFresh
- 1 универсальный модуль

Преимущества

- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые по высоте ножки спереди и сзади
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 220 см




Максимально допустимый вес мебельного фасада:

Холодильной камеры: 10 кг;

Внимание!

Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.




Встраиваемые модели

URd 3600

Pure

Система крепления фасада/тип прибора: door on door /
встраиваемый под столешницу

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	72 / 0,197 кВт.ч
Общий полезный объем:	126 л
Уровень шума:	36 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Диапазон настройки температуры:	От +2 °С до +8 °С
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	82 – 88 / 60 / мин. 56,0



Управление

- TouchControl, сенсорное управление
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера

- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
- 3 полки серии GlassLine
- Светодиодное освещение
- 1 полуотделение для фруктов и овощей, 1 универсальный модуль

Преимущества

- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые по высоте ножки спереди и сзади
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 220 см




Максимально допустимый вес мебельного фасада:

Холодильной камеры: 10 кг;

Внимание!

Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.



URd 3601

Pure

Система крепления фасада / тип прибора: door on door /
встраиваемый под столешницу

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	99 / 0,269 кВт.ч.ч.ч.
Общий полезный объем:	105 л
Уровень шума:	36 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Диапазон настройки температуры:	От +2 °C до +8 °C
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	82 – 88 / 60 / мин. 56,0



Управление

- TouchControl, сенсорное управление
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера

- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
- 2 полки серии GlassLine
- Светодиодное освещение
- 1 полуотделение для фруктов и овощей, 1 универсальный модуль

Морозильная камера *******

- Морозильная камера 4-звезды
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 9 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 2 кг

Преимущества

- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые по высоте ножки спереди и сзади
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 220 см




Максимально допустимый вес мебельного фасада:

Холодильной камеры: 10 кг;

Внимание!

Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.



Морозильный шкаф с NoFrost, встраиваемый под столешницу

SUFNd 365i

Prime

Система крепления фасада / тип прибора: door on door /
встраиваемый под столешницу

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год /24 ч:	113 / 0,309 кВт.ч
Общий полезный объем:	72 л
Уровень шума:	36 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Диапазон настройки температуры:	От -15 °С до -28 °С
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	82 - 88 / 60 / мин. 56,0



Управление

- 2,4" цветной TFT-дисплей, технология Touch & Swipe
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический
- Система PowerCooling

Морозильная камера ❄️❄️❄️

- 3 контейнера с направляющими, система VarioSpace
- Форма для льда с крышкой
- Светодиодное освещение
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 12 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 8 кг

Преимущества

- Двухсторонний обогрев боковых стенок, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые по высоте ножки спереди и сзади
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 220 см




Максимально допустимый вес мебельного фасада:

Морозильной камеры: 10 кг;

Внимание!

Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.



Морозильный шкаф, встраиваемый под столешницу

SUFd 3603

Pure

Система крепления фасада / тип прибора: door on door /
встраиваемый под столешницу

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год/24 ч:	110 / 0,301 кВт.ч
Общий полезный объем:	85 л
Уровень шума:	36 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Диапазон настройки температуры:	От -16 °C до -28 °C
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	82 - 88 / 60 / мин. 56,0



Управление


- TouchControl, сенсорное управление
- Сигнал при неисправностях:
акустический
- Сигнал двери: акустический

Морозильная камера *******

- 3 контейнера с направляющими, система VarioSpace
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 17 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 7 кг

Преимущества

- Двухсторонний обогрев боковых стенок, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые по высоте ножки спереди и сзади
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 220 см




Максимально допустимый вес мебельного фасада:

Морозильной камеры: 10 кг;

Внимание!

Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.



Морозильные шкафы



Основные преимущества



NoFrost

Открывая морозильное отделение, вы хотите видеть замороженные продукты, а никак не лёд или иней. NoFrost защищает морозильную камеру от нежелательного обледенения, расходуя много энергии. NoFrost означает: больше никакого утомительного размораживания морозильной камеры.



Технология FrostProtect

Не все морозильные камеры устанавливаются в отапливаемом помещении. Хорошо, что ваш Liebherr наилучшим образом подготовлен к прохладной обстановке неотапливаемых помещений, ведь все компоненты рассчитаны на температуру окружающей среды до -15 °C и гарантируют работу.



SpaceBox

В вашем Liebherr вы разместите даже очень крупные продукты: потому что индейке размера XL или многоярусному тарту-мороженому нужно просто больше места. Для таких случаев в вашем Liebherr есть SpaceBox: благодаря большой высоте в 250 мм он предлагает много дополнительного места даже для замороженных продуктов большого размера.



Выдвижной контейнер с удобной функцией наклона

Самый верхний выдвижной контейнер в морозильной камере часто бывает загадочным местом, потому что просто нет возможности заглянуть внутрь. Наклоняемый выдвижной контейнер решает эту проблему при открытии благодаря небольшому наклону вниз: так у вас всегда обеспечивается полный обзор. Так легко класть и доставать замороженные продукты. А благодаря ограничителю выдвижения ящик не выпадет.



EasyOpen

Вам это знакомо? После размещения покупок в морозильной камере Вы замечаете, как что-то забыли на столе, и нужно приложить большие усилия, чтобы снова открыть дверь. С Liebherr такого у Вас больше не будет: благодаря EasyOpen дверь можно легко и удобно открывать даже несколько раз подряд.



VarioSpace

Хотите надёжно сохранить большой торт-мороженое до летней вечеринки? Для морозильной камеры Liebherr это не проблема: она знает, что иногда нужно просто больше места. Благодаря системе VarioSpace можно просто вынуть отдельные выдвижные контейнеры морозильного отделения и стеклянные полки под ними: вот вам и ещё очень высокое пространство для хранения!

Обзор серий

	○ Серия Pure	◇ Серия Plus
Технология свежести	NoFrost	NoFrost
	EasyOpen	EasyOpen
	FrostProtect	FrostProtect
	Верхний наклонный выдвижной контейнер	Верхний наклонный выдвижной контейнер
	SpaceBox	SpaceBox
	Встроенные направляющие для контейнеров	Встроенные направляющие для контейнеров
Дизайн	VarioSpace	Встроенные направляющие для контейнеров
	Экран с сенсорными кнопками	Форма для льда
	Дисплей за дверью	Поднос для замораживания
	Интегрированные ручки	Поднос для замораживания
		VarioSpace
		Экран с сенсорными кнопками
		Дисплей за дверью
		Интегрированные ручки
		Ширина 70 см*

* в зависимости от модели



○ Серия Pure



◇ Серия Plus

BLU

Performance

FNd 7227

Pure

Класс энергопотребления:

A++

¹

Расход энергии за год / 24 ч:

274 / 0,750 кВт.ч ¹

Общий полезный объем:

358 л

Уровень шума:

39 дБ(А)

Климатический класс:

SN-T (от +10 °C до +43 °C)

Допускается работа при температуре окружающей среды:

до -15 °C

Дверь / корпус:

Белая / белый

Диапазон настройки температуры:

От -15 °C до -28 °C

Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):

185,5 / 69,7 / 76 ¹

No Frost

Super Frost

Touch-Display

Space Box

Vario Space

Easy Open

Frost Protect

Управление

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Преимущества


- Вертикальная встроенная ручка
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 210 см

Морозильная камера **4*****

- 7 контейнеров с направляющими, система VarioSpace
- Наклоняемый выдвижной контейнер
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг



Высота 185,5 см
Ширина 69,7 см
Глубина 76,0 см ¹



BLU

Performance

SFNsfd 5227

Pure

Класс энергопотребления:

A++

¹

Расход энергии за год / 24 ч:

230 / 0,630 кВт.ч ¹

Общий полезный объем:

271 л

Уровень шума:

38 дБ(А)

Климатический класс:

SN-T (от +10 °C до +43 °C)

Допускается работа при температуре окружающей среды:

до -15 °C

Дверь / корпус:

SteelFinish / серебристый

Диапазон настройки температуры:

От -15 °C до -28 °C

Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):

185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost

Super Frost

Touch-Display

Space Box

Vario Space

Easy Open

Frost Protect

Управление

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Преимущества


- Вертикальная встроенная ручка
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь, заводское открытие налево
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 210 см

Морозильная камера **4*****

- 7 контейнеров с направляющими, система VarioSpace
- Наклоняемый выдвижной контейнер
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг



Высота 185,5 см
Ширина 59,7 см
Глубина 67,5 см ¹



BLU

Performance

SFNd 5227

Pure

Класс энергопотребления:

A++

¹

Расход энергии за год / 24 ч:

230 / 0,630 кВт.ч ¹

Общий полезный объем:

271 л

Уровень шума:

38 дБ(А)

Климатический класс:

SN-T (от +10 °C до +43 °C)

Допускается работа при температуре окружающей среды:

до -15 °C

Дверь / корпус:

Белая / белый

Диапазон настройки температуры:

От -15 °C до -28 °C

Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):

185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	Touch-Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	Frost Protect
----------	-------------	---------------	-----------	-------------	-----------	---------------

- Управление


 - Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Преимущества

 - Вертикальная встроенная ручка
 - Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь, заводское открывание налево
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 210 см

- Морозильная камера **4*****

 - 7 контейнеров с направляющими, система VarioSpace
 - Наклоняемый выдвижной контейнер
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг

Высота 185,5 см
Ширина 59,7 см
Глубина 67,5 см ¹



BLU

Performance

FNe 5207

Pure

Класс энергопотребления:

A+

¹

Расход энергии за год / 24 ч:

322 / 0,880 кВт.ч ¹

Общий полезный объем:

271 л

Уровень шума:

38 дБ(А)

Климатический класс:

SN-T (от +10 °C до +43 °C)

Допускается работа при температуре окружающей среды:

до -15 °C

Дверь / корпус:

Белая / белый

Диапазон настройки температуры:

От -15 °C до -28 °C

Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):

185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	Touch-Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	Frost Protect
----------	-------------	---------------	-----------	-------------	-----------	---------------

- Управление


 - Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Преимущества

 - Вертикальная встроенная ручка
 - Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 210 см

- Морозильная камера **4*****

 - 7 контейнеров с направляющими, система VarioSpace
 - Наклоняемый выдвижной контейнер
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг

Высота 185,5 см
Ширина 59,7 см
Глубина 67,5 см ¹





WPbli 5231 GrandCru Selection

Винные шкафы Liebherr: наслаждение вином и правильное хранение

Независимо от того, хотите ли вы выдерживать вино до полного созревания, хранить его при идеальной температуре подачи или эффектно представлять гостям перед сервировкой, винные шкафы Liebherr обеспечивают оптимальные условия хранения и создают микроклимат, которого заслуживают благородные вина.

Стабильная температура помогает сохранить характер вина, а оптимальный уровень влажности не дает корковым пробкам усохнуть. Надёжная защита от посторонних запахов предотвращает изменение вкуса напитка, а высокий уровень защиты от ультрафиолетового излучения помогает избежать преждевременного старения вина. Кроме того, молодые вина могут созревать в условиях минимальной вибрации.

Долговечные премиальные материалы, широкий набор функций безопасности и продуманная эргономика делают эксплуатацию максимально удобной и надёжной.

Температурные зоны

От +5 °C до +20 °C

От +5 °C до +20 °C

От +5 °C до +20 °C



2
Зоны

3
Зоны

Наши **температурные винные шкафы** отличаются максимальной гибкостью использования благодаря двум или трем температурным зонам, которые настраиваются независимо друг от друга в диапазоне от +5 до +20 °C с точностью до градуса. Таким образом, в устройстве с тремя температурными зонами можно одновременно размещать красные, белые и шампанские вина при оптимальной для них температуре подачи. В этих шкафах также создается идеальный микроклимат для длительного хранения вин. Благодаря тому, что температурные зоны имеют разные размеры и позволяют абсолютно свободно регулировать температуру, это оборудование подойдет для любой индивидуальной коллекции вин.

Температурные зоны

От +5 °C до +20 °C



1
Зона

Шкафы для хранения вина обеспечивают такие же условия содержания, как в винном погребе. Во всей камере этих устройств поддерживается постоянная температура. Ее можно устанавливать в диапазоне от +5 до +20 °C в зависимости от необходимости. Шкафы для хранения вина специально рассчитаны на большое количество бутылок. Но, помимо хранения и выдержки, они также подходят для содержания небольшого запаса вина при температуре подачи.


Температурные зоны

От +5 °C до +20 °C



1
Зона

Шкафы для сервировки вина учитывают специальные требования в сфере общественного питания и ресторанного бизнеса, а поэтому предназначены для интенсивного использования и безукоризненного обслуживания клиентов. Благодаря своим характеристикам безопасности, гигиены и прочности, а также эффектному освещению и красивому виду они просто незаменимы для продажи и сервировки.



Размер бутылки типа бордо (0,75 л)
При определении вместимости были учтены эти размеры.

Винные шкафы для ресторанов 2026

Серия Perfection									
Серия Vinidor Selection									
Серия Vinidor									
Серия GrandCru Selection									
Серия GrandCru									

Обзор преимуществ

HumiditySelect

Система HumiditySelect обеспечивает два этапа регулирования влажности: стандартный и высокий.

Максимальная вместимость

В зависимости от модели на прочных металлических полках можно надежно хранить от 158 до 284 бутылок горлышками друг к другу. При этом их удобно доставать и перемещать.

1 зона для хранения

С постоянной температурой во всей камере, которая регулируется в диапазоне от +5 до +20 °C.

VibrateSafe

Специально разработанные, особенно тихие компрессоры и прочные полки гарантируют, что во время хранения вино будет защищено от вибрации.

Регулируемые по высоте металлические полки

Прочные полки легко чистятся, имеют привлекательный деревянный фасад и комфортно регулируются по высоте.

FreshAir

Фильтр с активированным углем надежно поглощает любые запахи для чистоты букета.

TempProtect Plus

Температура в винном шкафу постоянно измеряется двумя датчиками. При ее критическом изменении на дисплее появляется уведомление для пользователя.

Электронный дверной замок

Электронный дверной замок предотвращает несанкционированное управление винным шкафом и снимает блокировку только после ввода правильного PIN-кода.

Безопасность

Функции тревожного оповещения обеспечивают подачу звуковых и визуальных сигналов.

PowerChill

Только что помещенные в шкаф бутылки очень быстро охлаждаются в автоматическом режиме до идеальной для подачи температуры.

Элегантная дверная ручка эргономичной формы

Идеально подходит для частого использования благодаря встроенному механизму открывания.

UVProtect Plus

Тройная защита: двойной тонированный стеклопакет с тремя стеклами со специальным покрытием, нанесенным вакуумным напылением, гарантирует высокоэффективную защиту от солнечного излучения.

Презентационное освещение

Эффектно демонстрирует коллекцию вин даже при закрытой стеклянной дверце. Яркость регулируется с помощью дисплея.

EasyFill

Система загрузки, облегчающая заполнение винного шкафа. Если угол открытия дверцы достигает 90°, дверца не закрывается.

Самозакрывающаяся дверь

Дверь винного шкафа плавно закрывается в автоматическом режиме при угле открытия менее чем 90°.

WFBli 7741 Perfection



Выдвижные корзины EasyServe

Для удобной организации хранения и легкого доступа к бутылкам за барной стойкой корзина EasyServe крепится на рабочей высоте и выдвигается по направляющим.



Световые колонны LightColumn

Светодиодные колонны с обеих сторон по всей высоте равномерно освещают внутреннее пространство винного шкафа при открывании дверцы и в режиме презентации.



Сенсорный дисплей Touch & Swipe

Точно установленный в дверце сенсорный и свайповый экран подчеркивает высокий стандарт качества изготовления. Управление в стиле Liebherr: интуитивно понятно и просто с помощью нажатий и пролистывания.

	Функции и комплектация серии Perfection
Качество и надежность	Постоянное поддержание заданной температуры
	Регулируемый диапазон температур: от +5 °C до +20 °C
	Постоянное отображение фактической температуры
	Тройное остекление с защитой от ультрафиолетового излучения (UVProtect Plus)
	Система гашения вибраций VibrateSafe
	Возможность вместить максимальное количество бутылок благодаря их расположению горлышко к горлышку
Идеальный климат	Сменный дверной уплотнитель
	Регулируемые по высоте ножки для установки по уровню
	Выбор режима влажности с системой HumiditySelect
	Одна температурная зона
	Угольный фильтр FreshAir
Комфорт и гибкость	Настройка температуры с шагом 1 °C
	Выдвижная корзина EasyServe
	Быстрое охлаждение PowerChill
	Система удобной загрузки EasyFill
	Самозакрывающаяся дверь
Дизайн и оснащение	Регулируемые по высоте металлические решетчатые полки с деревянными фронтальными накладками
	Выбор языка из 12 вариантов
	Световые колонны LightColumn с двух сторон
	Внутренняя задняя стенка из нержавеющей стали
	Сенсорный дисплей Touch & Swipe
	Презентационное освещение
Безопасность и хранение	Ручка из матового алюминия со встроенным толкателем
	Низкий уровень шума
	Датчики контроля температуры TempProtect Plus
	Сигнализация открытой двери, температуры и отключения электропитания
	Звуковой сигнал и визуальное оповещение: на дисплей выводится текущий статус, пульсирует подсветка
	Блокировка дисплея
	Электронный дверной замок с PIN-кодом
Выше выделены отличительные особенности серии Perfection.	

Обзор моделей

WFbli 5041



↕
165**

← 60 →

Макс.:
 158

WFbli 5241



↕
185**

← 60 →

Макс.:
 188

WFbli 7741



↕
201**

← 75 →

Макс.:
 284

*Глубина устройств 76,4 см
** + высота дверной петли 2,3 см

Основные преимущества



Металлические полки

Прочные металлические полки с фасадом из бука можно устанавливать по своему усмотрению для размещения бутылок разной высоты. Полки надежно удерживаются стойками, а металл со специальным покрытием легко чистится.



Корзина EasyServeBasket

При исключительном обслуживании важно каждое движение. Поэтому вина должны храниться так, чтобы их было хорошо видно и можно было легко достать, как, например, в нашей корзине для бутылок EasyServe. Она устанавливается на необходимой рабочей высоте и плавно выдвигается на направляющих.



Светодиодные колонны

Светодиодные колонны, установленные на полную высоту камеры с обеих сторон, равномерно освещают внутреннюю часть шкафа и представляют выбор вин в наилучшем свете. Особым дополнением является демонстрационная подсветка с регулировкой яркости, благодаря которой ваши вина не останутся незамеченными.



Эргономичная ручка

Эргономичная ручка со встроенным толкателем идеально подходит для частого использования и позволяет быстро закрывать и открывать дверцу без особых усилий даже несколько раз подряд.



Электронный замок

Электронный замок предотвращает несанкционированное использование устройства. Разблокировать его можно легко с помощью PIN-кода.



Функция PowerChill

Благодаря функции PowerChill только что помещенные в шкаф бутылки быстро охлаждаются в специальном автоматическом режиме. Даже в наиболее посещаемые дни, когда дверца открывается очень часто, устройство самостоятельно устанавливает идеальную температуру для сервировки, после чего автоматически переключается в обычный энергосберегающий режим.



WFbli 7741
Perfection

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	156 / 0,427 кВт.ч
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	284 ²
Общий полезный объем:	642 л
Уровень шума:	38 дБ(А)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °C до +38 °C)
Дверь / корпус:	Дверь со стеклопакетом в черной раме / черный
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	204,4 / 74,7 / 76,3

1 Zone	Temp Protect Plus	Power Chill	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Light Column	Presentation Light
Touch & Swipe-Display	eDoor Lock	Easy Serve Basket	Self Closing Door	Easy Fill				

Управление

- 2,4" цветной TFT-дисплей на двери, технология Touch & Swipe
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический
- Защита от детей



Преимущества

- Ручка с толкателем
- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

Винный шкаф

- 1 температурная зона, регулируется от +5 °C до +20 °C
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
- Установка двух режимов влажности
- Двухсторонние светодиодные колонны, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы
- Регулируемые по высоте металлические полки с фронтом из дерева
- 7 полок для хранения, в т.ч. 1 на телескопических направляющих

Высота	204,4 см
Ширина	74,7 см
Глубина	76,3 см



² Данные приборы предназначены исключительно для хранения вина. Максимальная вместимость для бутылок бордо (0,75 л) определяется в соответствии с нормой NF H 35-124 (высота 300,5 мм, диаметр 76,1 мм).

Отдельно стоящий шкаф для сервировки вина

← 75 →



Отдельно стоящий шкаф для сервировки вина

WFbli 5241
Perfection

Класс энергопотребления:	A⁺
Расход энергии за год / 24 ч:	119 / 0,326 кВт.ч
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	188 ²
Общий полезный объем:	460 л
Уровень шума:	38 дБ(А)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °С до +38 °С)
Дверь / корпус:	Дверь со стеклопакетом в черной раме / черный
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	188,4 / 59,7 / 76,3

1 Zone	Temp Protect Plus	Power Chill	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Light Column	Presentation Light
Touch & Swipe-Display	eDoor Lock	Easy Serve Basket	Self Closing Door	Easy Fill				

Управление

- 2,4" цветной TFT-дисплей на двери, технология Touch & Swipe
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический
- Защита от детей



Преимущества

- Ручка с толкателем
- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

Винный шкаф

- 1 температурная зона, регулируется от +5 °С до +20 °С
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
- Установка двух режимов влажности
- Двухсторонние светодиодные колонны, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы
- Регулируемые по высоте металлические полки с фронтом из дерева
- 7 полок для хранения, в т.ч. 1 на телескопических направляющих

Высота 188,4 см
Ширина 59,7 см
Глубина 76,3 см



² Данные приборы предназначены исключительно для хранения вина. Максимальная вместимость для бутылок бордо (0,75 л) определяется в соответствии с нормой NF H 35-124 (высота 300,5 мм, диаметр 76,1 мм).

Отдельно стоящий шкаф для сервировки вина

WFbli 5041
Perfection

Класс энергопотребления:	A⁺
Расход энергии за год / 24 ч:	108 / 0,294 кВт.ч
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	158 ²
Общий полезный объем:	399 л
Уровень шума:	38 дБ(А)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °С до +38 °С)
Дверь / корпус:	Дверь со стеклопакетом в черной раме / черный
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	168,4 / 59,7 / 76,3

1 Zone	Temp Protect Plus	Power Chill	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Light Column	Presentation Light
Touch & Swipe-Display	eDoor Lock	Easy Serve Basket	Self Closing Door	Easy Fill				

Управление

- 2,4" цветной TFT-дисплей на двери, технология Touch & Swipe
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический
- Защита от детей



Преимущества

- Ручка с толкателем
- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

Винный шкаф

- 1 температурная зона, регулируется от +5 °С до +20 °С
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
- Установка двух режимов влажности
- Двухсторонние светодиодные колонны, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы
- Регулируемые по высоте металлические полки с фронтом из дерева
- 7 полок для хранения, в т.ч. 1 на телескопических направляющих

Высота 168,4 см
Ширина 59,7 см
Глубина 76,3 см



² Данные приборы предназначены исключительно для хранения вина. Максимальная вместимость для бутылок бордо (0,75 л) определяется в соответствии с нормой NF H 35-124 (высота 300,5 мм, диаметр 76,1 мм).

Обзор преимуществ

HumidityControl
Влажность воздуха в устройстве можно регулировать* в режиме реального времени в диапазоне от 50% до 80%*.

VibrateSafe
Специально разработанные, особенно тихие компрессоры и прочные полки гарантируют, что во время хранения вино будет защищено от вибрации.

Большая вместимость
Благодаря типу хранения «горлышко к горлышку» на прочных решетчатых полках, в зависимости от модели, можно разместить от 141 до 324 бутылок, к которым легко добраться.

1 зона для хранения
С постоянной температурой во всей камере, которая регулируется в диапазоне от +5 до +20 °C.

Регулируемые по высоте полки из натурального дерева
Обеспечивают легкий доступ к винам и индивидуальную настройку пространства внутри.

FreshAir
Фильтр с активированным углем надежно поглощает любые запахи для чистоты букета.

TempProtect Plus
Температура в винном шкафу постоянно измеряется двумя датчиками. При ее критическом изменении на дисплее появляется уведомление для пользователя.



Механический замок
Защищает от несанкционированного доступа.



Безопасность
Функции тревожного оповещения обеспечивают подачу звуковых и визуальных сигналов.

Элегантная дверная ручка эргономичной формы
Идеально подходит для частого использования благодаря встроенному механизму открывания.

UVProtect Plus
Тройная защита: тонированный стеклопакет с тремя стеклами со специальным покрытием, нанесенным вакуумным напылением, гарантирует высокоэффективную защиту от солнечного излучения.

Презентационное освещение
Эффектная демонстрация коллекции вин даже при закрытой дверце со стеклопакетом. Яркость можно регулировать при помощи управления.

EasyFill
Система загрузки, облегчающая заполнение винного шкафа. Если угол открытия дверцы достигает 90°, дверца не закрывается.

Самозакрывающаяся дверь
Дверь винного шкафа плавно закрывается в автоматическом режиме при угле открытия менее чем 90°.



Светодиодная колонна
Светодиодная колонна LightColumn проходит сверху вниз через все устройство со стеклопакетом. Она равномерно освещает камеру винного шкафа GrandCru Selection. Особым дополнением является демонстрационная подсветка с регулировкой яркости, благодаря которой ваша коллекция будет привлекать внимание даже при закрытой двери.



Дисплей с сенсорными кнопками
Управлять устройством очень легко - достаточно легких прикосновений к высококачественному сенсорному дисплею.


* При температуре жилого помещения. В очень сухих / холодных помещениях, например подвалах, для поддержки системы рекомендуется использовать дополнительную емкость для воды.

Изображенные детали интерьера относятся к конкретной модели, пожалуйста, смотрите описание.

	GrandCru	GrandCru Selection
Качество	Поддержание постоянной температуры	Поддержание постоянной температуры
	Регулировка температуры в одной зоне: от +5 до +20 °C	Регулировка температуры в одной зоне: от +5 до +20 °C
	Постоянное отображение фактической температуры	Постоянное отображение фактической температуры
	Трехслойное безопасное стекло с УФ-защитой / UVProtect Plus	Трехслойное безопасное стекло с УФ-защитой / UVProtect Plus
	Хранение с минимальным уровнем вибраций / VibrateSafe	Хранение с минимальным уровнем вибраций / VibrateSafe
	Размещение максимального количества бутылок благодаря их расположению по принципу горлышко к горлышку	Размещение максимального количества бутылок благодаря их расположению по принципу горлышко к горлышку
	Сменный дверной уплотнитель	Сменный дверной уплотнитель
Благоприятный микроклимат	2 ножки с регулировкой по высоте	2 ножки с регулировкой по высоте
	Регулировка влажности воздуха с помощью функции HumiditySelect	Регулировка влажности воздуха с помощью функции HumidityControl
		Отображение фактической влажности
Комфорт и гибкость	1 фильтр FreshAir	1 фильтр FreshAir
	Настройка температуры с шагом 1 °C	Настройка температуры с шагом 1 °C
	Система легкой загрузки EasyFill	Система легкой загрузки EasyFill
	Самозакрывающаяся дверца	Самозакрывающаяся дверца
Дизайн и стиль жизни	Деревянные полки, регулируемые по высоте	Деревянные полки, регулируемые по высоте
	Дисплей: выбор языка из 9 вариантов	Дисплей: выбор языка из 9 вариантов
	Светодиодное освещение в верхней части	Светодиодное освещение в верхней части (глухая дверь), LightColumn (стеклянная дверца)
	Задняя стенка устройства: металл, серый графит	Задняя стенка устройства: нержавеющая сталь
	Сенсорный экран	Сенсорный экран
	Демонстрационная подсветка (дверь со стеклопакетом)	Демонстрационная подсветка (дверь со стеклопакетом)
	Ручка: черный цвет	Ручка: матовый алюминий
Безопасность	Низкий уровень шума	Низкий уровень шума
	TempProtect Plus	TempProtect Plus
	Сигнализация открытой дверцы, температуры и отключения электропитания	Сигнализация открытой дверцы, температуры и отключения электропитания
	Звуковая и визуальная сигнализация отображается на дисплее и дублируется с помощью освещения	Звуковая и визуальная сигнализация отображается на дисплее и дублируется с помощью освещения
	Блокировка дисплея	Блокировка экрана
		Механический замок, встроенный

GrandCru

WPbl 5001




A+

Макс.: 196

GrandCru Selection


WPbl 5031



A+

Макс.: 196

WPbl 5231



A+

Макс.: 229

* + дверная петля 3,4 см

Винные шкафы

72

73

Основные преимущества



TempProtect Plus

Двойная защита. Благодаря функции TempProtect Plus в наших винных шкафах температура постоянно измеряется двумя датчиками. Поэтому вы можете быть в два раза увереннее в том, что вина защищены от температурных колебаний. Как только хотя бы один датчик обнаруживает критическое изменение температуры, вы получаете соответствующее оповещение, чтобы быстро принять необходимые меры.



Регулируемая влажность

С помощью технологии HumiditySelect в моделях Vinidor можно устанавливать два режима влажности воздуха: осушение или увлажнение. А система HumidityControl в винных шкафах Vinidor, установленная в зоне хранения StorageZone, позволяет регулировать относительную влажность* в диапазоне от 50 % до 80 %. Если ее показатель опускается ниже 50 %, устройство проинформирует об этом.



Защита от УФ-излучения UVProtect Plus

Тройная защита лучше. Для длительного хранения в винных шкафах со стеклянной дверцей предусмотрена уникальная защита от ультрафиолетовых лучей, состоящая из трех слоев: тонированного стекла и двойного слоя металлического напыления. Это так называемое низкоэмиссионное покрытие обеспечивает высокоэффективную защиту от солнечного воздействия, которое вредно для вина.



Механический дверной замок

Удовольствие, недоступное для других. Коллекции вин – это, как правило, дорогостоящие вложения. Поэтому они нуждаются в надежной защите. Для этого в шкафу для хранения вина GrandCru-Selection предусмотрен механический дверной замок, обеспечивающий полный контроль всех бутылок. Он устанавливается вровень с поверхностью и незаметен на фоне общего дизайна.



Впечатляющая вместимость

Максимальная вместимость. В винном шкафу Liebherr легко разместить увеличивающуюся коллекцию вин. Его камера создана таким образом, чтобы бутылки можно было хранить на деревянных полках горлышком к горлышку. Это позволяет использовать все пространство шкафа. Поэтому в нем всегда найдется место для пополняющихся запасов и вы можете спокойно расширять свою коллекцию.



Задняя стенка: серый графит

Дизайн шкафа под стать вину. Деревянные полки в сочетании с изысканной задней стенкой из металла графитово-серого цвета уже сами по себе придают винному шкафу GrandCru эффектный вид. Однако задняя стенка – это не просто элемент дизайна. Она также обеспечивает особую циркуляцию воздуха и стильно отделяет вино от расположенного за ней технического оборудования.



Самозакрывающаяся дверь с системой легкой загрузки EasyFill

Система легкой загрузки EasyFill устроена таким образом, что при открытии на 90 или более градусов дверца винного шкафа фиксируется в этом положении и не закрывается, что значительно упрощает заполнение камеры. А благодаря специальному механизму она плавно закрывается, если была открыта менее чем на 90°.



Система VibrateSafe

Вино любит покой. Поэтому наши винные шкафы обеспечивают очень бережное хранение. Это возможно благодаря компрессорам с очень плавным ходом, которые были специально разработаны компанией Liebherr, и устойчивым деревянным полкам из массива бука. Таким образом, вино может созревать в абсолютно спокойной обстановке.



Светодиодная колонна

Лучший обзор ваших вин. Светодиодная колонна LightColumn проходит сверху вниз через все устройство со стеклянной дверцей. Она равномерно освещает камеру винного шкафа GrandCru-Selection. Особым дополнением является демонстрационная подсветка с регулировкой яркости, благодаря которой ваша коллекция будет привлекать внимание даже при закрытой дверце.



Фильтр FreshAir с активированным углем

Благодаря тому, что во всех винных шкафах Liebherr есть фильтр с активированным углем, который полностью нейтрализует какие-либо запахи, создаются оптимальные условия воздуха для созревания вина, а его аромат остается неизменным.



Безопасность

К защите ценных вин нужно подходить со всей ответственностью. Именно поэтому наши винные шкафы оснащены комплексным пакетом безопасности. Детально продуманные системы напоминают о себе как визуальными, так и звуковыми сигналами, чтобы не допустить какого-либо вреда вину.

* При температуре жилого помещения. В очень сухих или холодных помещениях, например подвалах, для поддержки системы рекомендуется использовать специальный контейнер для воды.



GrandCru Selection

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Steel Interior	Light Column	Presentation Light
Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill						

- Монохромный LCD-дисплей на двери, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический
- Защита от детей
- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

- 1 температурная зона, регулируется от +5 °C до +20 °C
- Регулирование относительной влажности в диапазоне от 50 % до 80 %*
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
- Светодиодная колонна с правой стороны, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы
- Регулируемые по высоте полки из натурального дерева
- 6 полок для хранения

Высота	188,4 см
Ширина	59,7 см
Глубина	76,3 см



1 Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 1,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.

2 Данные приборы предназначены исключительно для хранения вина. Максимальная вместимость для бутылок бордо (0,75 л) определяется в соответствии с нормой NF H 35-124 (высота 300,5 мм, диаметр 76,1 мм).

WPbLi 5031

GrandCru Selection

Класс энергопотребления:	A⁺ ¹
Расход энергии за год / 24 ч:	108 / 0,295 кВт.ч ¹
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	196 ²
Общий полезный объем:	385 л
Уровень шума:	38 дБ(А)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °С до +38 °С)
Дверь / корпус:	Дверь со стеклопакетом в черной раме / черный
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	168,4 / 59,7 / 76,3 ¹

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Steel Interior	Light Column	Presentation Light
Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill						

- Управление
- Монохромный LCD-дисплей на двери, сенсорное управление

· Цифровая индикация температуры

· Сигнал при неисправностях: оптический и акустический

· Сигнал двери: оптический и акустический

· Защита от детей

· Ручка из алюминия

· Транспортировочные ручки сзади

· Регулируемые ножки спереди

· Перенавешиваемая дверь

· Сменный уплотнитель двери

· Длина сетевого кабеля – 200 см

- Винный шкаф
- 1 температурная зона, регулируется от +5 °С до +20 °С

· Регулирование относительной влажности в диапазоне от 50 % до 80 %*

· Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir


· Светодиодная колонна с правой стороны, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы

· Регулируемые по высоте полки из натурального дерева

· 5 полок для хранения

Преимущества

Высота	168,4 см
Ширина	59,7 см
Глубина	76,3 см



¹ Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 1,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.

² Данные приборы предназначены исключительно для хранения вина. Максимальная вместимость для бутылок бордо (0,75 л) определяется в соответствии с нормой NF H 35-124 (высота 300,5 мм, диаметр 76,1 мм).

WPbLi 5001

GrandCru

Класс энергопотребления:	A⁺ ¹
Расход энергии за год / 24 ч:	108 / 0,295 кВт.ч ¹
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	196 ²
Общий полезный объем:	384 л
Уровень шума:	38 дБ(А)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °С до +38 °С)
Дверь / корпус:	Дверь со стеклопакетом в черной раме / черный
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	168,4 / 59,7 / 76,3 ¹

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	LED	Touch-Display	Self Closing Door
Easy Fill								

- Управление
- Монохромный LCD-дисплей на двери, сенсорное управление

· Цифровая индикация температуры

· Сигнал при неисправностях: оптический и акустический

· Сигнал двери: оптический и акустический

· Защита от детей

· Ручка черного цвета

· Транспортировочные ручки сзади

· Регулируемые ножки спереди

· Перенавешиваемая дверь

· Сменный уплотнитель двери

· Длина сетевого кабеля – 200 см

- Винный шкаф
- 1 температурная зона, регулируется от +5 °С до +20 °С

· Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir


· Установка двух режимов влажности

· Светодиодное освещение в верхней части, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы

· Регулируемые по высоте полки из натурального дерева

· 5 полок для хранения

Высота	168,4 см
Ширина	59,7 см
Глубина	76,3 см



¹ Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 1,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.

Дизайн цоколя

Новый минималистичный дизайн цоколя с уменьшенной вентиляционной решеткой

Настраиваемый цоколь

Регулируется по высоте в зависимости от выбранной высоты ниши

Регулируемые ножки

Четыре регулируемые с передней стороны ножки для легкого и оптимального выравнивания в нише


Концепция Side-by-Side

В сочетании со встроенной морозильной камерой возможно размещение в формате Side-by-Side без мебельной перегородки

Модели с фасадами

- Для замены прибора с уже имеющимся мебельным фасадом
- При новом проекте с кухонным фасадом

82-88



Винные шкафы
для установки под столешницу



2
Зоны

Tip
Open

Light
Tower

Presentation
Light

Flex
Fit

Soft
System

UWgbi 3682 Vinidor Selection

Основные преимущества



Выдвижная полка для поперечного хранения

Для максимального использования пространства нижняя выдвижная полка в Vinidor Selection даже с автоматическим доводчиком SoftTelescopic обеспечивает возможность поперечного хранения до четырех бутылок.



Угольный фильтр FreshAir

Благодаря тому, что во всех винных шкафах Liebherr есть фильтр с активированным углем, который полностью нейтрализует какие-либо запахи, создаются оптимальные условия для созревания вина, а его аромат остается неизменным.



В три раза лучше

Все модели со стеклопакетом обеспечивают беспрецедентную, уникальную защиту от УФ-излучения благодаря технологии UVProtect Plus: три защитных слоя, состоящие из тонированного стекла и двойного слоя металлического напыления (Low-E).



Световые колонны LightTower

Теперь эта технология доступна и в наших новых винных шкафах, встраиваемых под столешницу: светодиодные колонны с обеих сторон создают уникальную атмосферу и обеспечивают наилучший обзор. Особым дополнением является демонстрационная подсветка с регулировкой яркости, благодаря которой ваша коллекция будет привлекать внимание даже при закрытой дверце.



Подходит для бутылок почти любого размера

Создайте индивидуальное место для хранения: регулируемые планки полок FlexFit идеально подходят практически для любой формы бутылки. Индивидуальное размещение реек в раме обеспечивает безопасное хранение бутылок и гашение вибраций.



TipOpen

Дизайн и комфорт: одним касанием дверь приоткрывается на несколько сантиметров. Идеальное решение для интеграции в кухонную мебель без ручек. Идеальное решение для интеграции в кухонную мебель без ручек. Доступно в некоторых моделях GlassBlack и впервые – с винными шкафами под навеску фасадной рамки или фасада. Если в течение 3 секунд дверь не была открыта полностью, доводчик SoftSystem самостоятельно её закрывает.

UWgbi 3682 Vinidor Selection



Фасад / тип прибора: ровень с поверхностью / встраиваемый под столешницу	
Класс энергопотребления:	A++
Расход энергии за год / 24 ч:	86 / 0,235 кВт.ч
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	32 ²
Общий полезный объем:	95 л
Уровень шума:	34 дБ(А)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °C до +38 °C)
Дверь:	стеклопакет, черная рамка
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	82 - 88 / 60 / мин. 58

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Steel Interior	Light Tower	Soft System
Telescopic Rails	Tip Open	Super Silent	Touch & Swipe-Display					

Управление

- 2,4" цветной TFT-дисплей за дверью, технология Touch & Swipe
- Цифровая индикация температуры для 2 температурных зон
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический
- Защита от детей

- Деревянные полки с фронтом из алюминия
- 5 полок для хранения, в т.ч. 4 на телескопических направляющих


Преимущества

- Технология TipOpen
- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые по высоте ножки спереди и сзади
- Перенавешиваемая дверь
- Длина сетевого кабеля – 220 см
- Страна производства: Австрия

Винный шкаф

- 2 температурные зоны, регулируются от +5 °C до +20 °C
- 2 контура охлаждения
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
- Выбор одного из двух уровней влажности
- Светодиодные колонны двухсторонние, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы

82-88



² Данные приборы предназначены исключительно для хранения вина. Максимальная вместимость для бутылок бордо (0,75 л) определяется в соответствии с нормой NF H 35-124 (высота 300,5 мм, диаметр 76,1 мм).

Температурный винный шкаф, встраиваемый под столешницу

UWpri 3662
Vinidor Selection



Система крепления фасада / тип прибора: door on door /
встраиваемый под столешницу

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	111 / 0,302 кВт.ч
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	32 ²
Общий полезный объем:	93 л
Уровень шума:	36 дБ(А)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °C до +38 °C)
Дверь:	стеклопакет, требуется установка фасада
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	82 – 88 / 60 / мин. 58

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	LED	Soft System	Telescopic Rails
Super Silent	Touch & Swipe-Display							

Управление

- 2,4" цветной TFT-дисплей за дверью, технология Touch & Swipe
- Цифровая индикация температуры для 2 температурных зон
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический
- Защита от детей
- Светодиодное освещение в потолочной части каждой зоны, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы
- Деревянные полки с фронтом из алюминия
- 5 полок для хранения, в т.ч. 4 на телескопических направляющих



Преимущества

- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые по высоте ножки спереди и сзади
- Перенавешиваемая дверь
- Длина сетевого кабеля – 220 см
- Страна производства: Австрия

Винный шкаф

- 2 температурные зоны, регулируются от +5 °C до +20 °C
- 2 контура охлаждения
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
- Выбор одного из двух уровней влажности

82-88



Климатический винный шкаф, встраиваемый под столешницу

UWpri 3661
Vinidor Selection



Система крепления фасада / тип прибора: door on door /
встраиваемый под столешницу

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	88 / 0,240 кВт.ч
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	44 ²
Общий полезный объем:	107 л
Уровень шума:	36 дБ(А)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °C до +38 °C)
Дверь:	стеклопакет, требуется установка фасада
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	82 – 88 / 60 / мин. 58

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	LED	Soft System	Telescopic Rails
Super Silent	Touch & Swipe-Display							

Управление

- 2,4" цветной TFT-дисплей за дверью, технология Touch & Swipe
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический
- Защита от детей
- Деревянные полки с фронтом из алюминия
- 4 полки для хранения, в т.ч. 4 на телескопических направляющих



Преимущества

- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые по высоте ножки спереди и сзади
- Перенавешиваемая дверь
- Длина сетевого кабеля – 220 см
- Страна производства: Австрия

Винный шкаф

- 1 температурная зона, регулируется от +5 °C до +20 °C
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
- Выбор одного из двух уровней влажности
- Светодиодное освещение в потолочной части каждой зоны, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы

82-88



² Данные приборы предназначены исключительно для хранения вина. Максимальная вместимость для бутылок бордо (0,75 л) определяется в соответствии с нормой NF H 35-124 (высота 300,5 мм, диаметр 76,1 мм).

UWgb 3632

Vinidor

if

DESIGN
AWARD
2025

Фасад / тип прибора: вровень с поверхностью / встраиваемый под столешницу

Класс энергопотребления: A⁺

Расход энергии за год / 24 ч: 111 / 0,302 кВт.ч

Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л: 32²

Общий полезный объем: 98 л

Уровень шума: 38 дБ(А)

Климатический класс: SN-ST (от +10 °С до +38 °С)

Дверь: стеклопакет, черная рамка

Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 82 – 88 / 60 / мин. 58

2 Zones

Temp Protect Plus

Humidity Select

Fresh Air

UV Protect Plus

Vibrate Safe

LED

Telescopic Rails

Touch-Display

Easy Fill

- Управление

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры для 2 температурных зон
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
 - Защита от детей
- Преимущества

- Металлические полки с фронтом из дерева
 - 5 полок для хранения, в т.ч. 3 на телескопических направляющих
 - Встроенная ручка
 - Транспортировочные ручки сзади
 - Регулируемые по высоте ножки спереди и сзади
 - Перенавешиваемая дверь
 - Длина сетевого кабеля – 220 см
- Винный шкаф

- 2 температурные зоны, регулируются от +5 °С до +20 °С
 - 2 контура охлаждения
 - Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
 - Установка двух режимов влажности
 - Светодиодное освещение в потолочной части каждой зоны, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы

UWgb 3631

Vinidor

if

DESIGN
AWARD
2025

Фасад / тип прибора: вровень с поверхностью / встраиваемый под столешницу

Класс энергопотребления: A⁺⁺

Расход энергии за год / 24 ч: 88 / 0,240 кВт.ч

Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л: 44²

Общий полезный объем: 111 л

Уровень шума: 38 дБ(А)

Климатический класс: SN-ST (от +10 °С до +38 °С)

Дверь: стеклопакет, черная рамка

Размеры ниши в см (В / Ш / Г): 82 – 88 / 60 / мин. 58

1 Zone

Temp Protect Plus

Humidity Select

Fresh Air

UV Protect Plus

Vibrate Safe

LED

Telescopic Rails

Touch-Display



Easy Fill

- Управление

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
 - Защита от детей
- Преимущества

- 4 полки для хранения, в т.ч. 3 на телескопических направляющих
 - Встроенная ручка
 - Транспортировочные ручки сзади
 - Регулируемые по высоте ножки спереди и сзади
 - Перенавешиваемая дверь
 - Длина сетевого кабеля – 220 см
- Винный шкаф

- 1 температурная зона, регулируется от +5 °С до +20 °С
 - Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
 - Установка двух режимов влажности
 - Светодиодное освещение в потолочной части каждой зоны, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы
 - Металлические полки с фронтом из дерева





У вас остались вопросы?

Свяжитесь с нами через форму обратной связи на официальном сайте Liebherr. Мы уточним необходимую информацию и проконсультируем вас по интересующим моделям.



home.liebherr.com

Наши каталоги

Профессиональная техника Liebherr представлена у официальных дилеров, которые обеспечивают качественное обслуживание и консультации.

С ассортиментом техники Liebherr можно ознакомиться в наших каталогах. Вы можете получить их у авторизованных дилеров или скачать электронные версии на официальном сайте **home.liebherr.com**