

R 930 Litronic

LIEBHERR

Pelle sur chenilles

Génération
7

Poids en ordre de marche
30 050–32 200 kg

Moteur
180 kW / 245 ch
Phase IIIA / Tier 3

Capacité du godet
1,00–2,15 m³



Vivre le progrès

R 930

① Sécurité

- Visibilité panoramique entièrement dégagée – caméras de surveillance arrière et latérale optionnelles
- Console relevable pour un accès cabine aisé et sécurisé
- Sortie de secours par la vitre arrière quelle que soit la configuration de la pelle
- Vitre de droite et pare-brise en verre feuilleté et teinté

② Equipement

- Large choix de balanciers
- Longévité des pièces grâce à un regroupement des points de lubrification
- Dispositif de sécurité contre la rupture de flexibles sur vérins de flèche et balancier (option)

③ Maintenance

- Concept d'entretien innovant avec éléments accessibles depuis le sol
- Niveaux d'huile moteur, huile hydraulique et carburant visibles au display

④ Confort

- Espace de travail climatisé et spacieux
- Siège mécanique à amortissement vertical de série
- Ecran couleur tactile 9" haute résolution simple d'utilisation
- Vitre frontale entièrement escamotable
- Eclairage LED de série



⑤ Moteur

- Moteur Liebherr équivalent EU Phase IIIA / EPA Tier 3
- Mise au ralenti et montée en régime automatiques et contrôlées par capteurs de proximité dans les joysticks

⑥ Châssis

- Châssis en forme de X fiable et robuste, facile à arrimer grâce aux œillets intégrés
- Facilité d'entretien
- Train de chenilles sans entretien et galets de roulement graissés à vie



Caractéristiques techniques



Moteur diesel

Puissance selon norme ISO 9249	180 kW (245 ch) à 1 800 tr/min
Couple	1 255 Nm à 1 350 tr/min
Type	Liebherr D934 A7-23
Conception	4 cylindres en ligne
Alésage	122 mm
Course	150 mm
Cylindrée	7,0 l
Mode de combustion	Diesel 4 temps Common-Rail Suralimenté avec refroidissement de l'air d'admission Moteur équivalent EU Phase IIIA / EPA Tier 3 : avec EGR
Traitement des gaz d'échappement	Refroidissement par eau et radiateur à huile, refroidissement de l'air d'admission et du carburant
Système de refroidissement	Filtre à air sec avec séparateur primaire
Filtre à air	620 l
Réservoir de carburant	24 V
Circuit électrique	2 x 135 Ah / 12 V
Tension	Triphasé 24 V / 140 A
Batteries	Contrôlé par capteur
Alternateur	
Ralenti automatique	



Commande

Système de répartition d'énergie	À l'aide de distributeurs hydrauliques, permettant une commande simultanée et indépendante de la translation, de l'orientation et de l'équipement
Commandes électriques	Contrôle électro-hydraulique
Rotation et équipement	Pilotage proportionnel par joysticks
Translation	- Pilotage proportionnel par pédales ou par leviers démontables - Changement automatique ou manuel des vitesses
Fonctions supplémentaires	Pilotage proportionnel par pédale ou par mini-joystick



Circuit hydraulique

Système hydraulique	Système hydraulique Positive Control à deux circuits indépendants. Débit des pompes hydrauliques proportionnel à la demande Dynamique et précision élevées grâce à un système de pilotage fin et une utilisation optimale des pompes Circuit indépendant pour la rotation
Pompes hydrauliques	Pour l'équipement et la translation
Débit max.	Double pompe Liebherr à débit variable et plateau oscillant
Pression max.	2 x 265 l/min
Pour l'orientation	380 bar
Débit max.	Pompe à plateau oscillant en circuit fermé
Pression max.	200 l/min
Gestion des pompes	400 bar
Capacité du réservoir hydr.	Gestion électronique synchronisée avec le bloc de commande
Capacité du circuit hydr.	239 l
Filtration	max. 475 l
Système de refroidissement	1 filtre dans le circuit retour, avec haute précision de filtration (10 µm)
Modes de travail	Radiateur compact, composé d'une unité de refroidissement de l'eau, de l'huile hydraulique, du carburant, de l'air d'admission, de l'huile du réducteur de pompes et d'un ventilateur à entraînement hydrostatique Adaptation de la puissance du moteur et de l'hydraulique selon les applications, à l'aide d'un présélecteur du mode de fonctionnement. Par exemple pour des travaux particulièrement économiques et non nuisibles à l'environnement ou pour des rendements d'extraction maximaux et des applications difficiles
Réglage du régime et de la puissance	Adaptation en continu de la puissance du moteur et de l'hydraulique par l'intermédiaire du régime moteur



Orientation

Entraînement	Moteur hydraulique Liebherr à plateau incliné avec clapet de freinage intégré et commande du couple
Réducteur	Liebherr, compact à trains planétaires
Couronne de rotation	Liebherr, étanche, à billes et denture intérieure
Vitesse de rotation	0-10,1 tr/min en continu
Couple de rotation	99 kNm
Frein de blocage	Disques sous bain d'huile (à action négative)



Cabine

Cabine	Structure de cabine de sécurité ROPS optionnelle (système de protection au retournement selon ISO 12117-2:2008) avec pare-brise entièrement ou partiellement escamotable sous le toit, phares LED intégrés dans le toit, porte avec deux vitres latérales coulissantes, grand coffre de rangement et nombreux vide-poches, montage sur plots viscoélastiques anti-vibrations, vitres droite et de toit feuilletées, toutes vitres teintées, pare-soleils extensibles indépendants pour le pare-brise et vitre de toit, allume-cigare et prise 24 V, porte-bouteille, filet support téléphone portable
Siège du conducteur	Siège Liebherr-Standard à suspension mécanique équipé d'une adaptation à la corpulence du conducteur, amortissement vertical du siège (pupitre et manipulateurs inclus), réglage indépendant ou combiné du siège et des accoudoirs (réglables en longueur, en hauteur et en inclinaison)
Option	Siège Liebherr-Comfort à suspension pneumatique équipé d'une adaptation automatique à la corpulence du conducteur, amortissement vertical et longitudinal du siège (pupitre et manipulateurs inclus), avec chauffage du siège
Consoles	Consoles oscillantes avec le siège, console gauche relevable
Commande et affichages	Grand écran couleur haute définition avec commande explicite par écran tactile, apte à la vidéo, de nombreuses possibilités de réglage, de contrôle et de surveillance (p. ex. climatisation, consommation de carburant, paramètres de la machine et des accessoires)
Climatisation	Climatisation automatique, fonction de ventilation, dégivrage et déshumidification rapides par simple pression sur un bouton, commande des clapets de ventilation par menu. Filtres pour l'air frais et l'air de circulation faciles à remplacer et accessibles de l'extérieur. Unité de climatisation conçue pour des températures extérieures extrêmes, capteurs de rayonnement solaire et de températures extérieure et intérieure
Niveau sonore	
ISO 6396	80 dB(A) = L_{pA} (intérieur)
2000/14/CE	106 dB(A) = L_{WA} (extérieur)



Châssis


LC	Voie 2 590 mm
Entraînement	Moteur hydraulique Liebherr à plateau oscillant avec clapets de freinage des deux côtés
Réducteur	Liebherr à train planétaire
Vitesse de translation maximale	3,5 km/h standard 5,8 km/h rapide
Force de traction à la chenille	261 kN
Train de chenilles	D7, D7G, sans entretien
Galets de roulement / Galets porteurs	9 / 2
Chenilles	Étanches et graissées
Tuiles	À triples nervures
Frein de blocage	Disques sous bain d'huile (à action négative)
Clapets de freinage	Intégrés dans le moteur de translation
Épillets d'arrimage	Intégrés



Équipement

Conception	Combinaison de tôles d'acier et de pièces en acier moulé
Vérins hydrauliques	Vérins Liebherr avec système d'étanchéité et de guidage spécial
Paliers	Étanches et d'entretien réduit
Graissage	Graissage centralisé Liebherr
Assemblage hydraulique	Par brides SAE
Godets rétro	Équipés de série avec système de dents Liebherr

Dimensions



	LC	mm
A Largeur de la tourelle		2 990 ²⁾
B Hauteur à la tourelle		3 570
B1 Hauteur à la tourelle (mains courantes repliées)		3 130
C Hauteur à la cabine		3 150
D Garde au sol au contrepoids		1 175
E Longueur arrière		3 075
F Rayon de giration arrière		3 200
G Empattement		3 990
H Longueur du châssis		4 840
I Garde au sol au châssis		505
J Hauteur aux chenilles		1 055
K Voie		2 590
L Largeur des tuiles	600 700 800 900	
M Largeur aux chenilles	3 190 3 290 3 390 3 490	
N Largeur aux marchepieds	3 190 3 190 3 390 ¹⁾ 3 390 ¹⁾	

¹⁾ largeur avec marchepieds démontables

²⁾ sans butée et maintien de porte

	Longueur de balancier m	Flèche monobloc 6,20 m montage direct mm
R Rayon de giration avant		3 700
S Hauteur avec flèche relevée		8 700
T Hauteur à la flèche	2,50	3 250
	2,80	3 550
	3,20	3 400
	3,70	3 200*
U Longueur au sol	2,50	6 400
	2,80	6 250
	3,20	5 600
	3,70	4 850*
V Longueur hors-tout	2,50	10 400
	2,80	10 400
	3,20	10 400
	3,70	10 400*
Godet		1,75 m ³

* sans godet

Dimensions de transport

éléments démontables enlevés


	Flèche monobloc 6,20 m mm
Largeur des tuiles	600 700 800 900
Largeur de transport	3 190 3 290 3 390 3 490

	Balancier m	mm
Longueur de transport	2,50	10 400
	2,80	10 400
	3,20	10 400
	3,70	10 400*
Hauteur de transport	2,50	3 250
	2,80	3 550
	3,20	3 400
	3,70	3 200*
Godet		1,75 m ³

* sans godet

Équipement godet rétro

avec flèche monobloc 6,20 m



Débattements

sans attache rapide		1	2	3	4
Longueur de balancier	m	2,50	2,80	3,20	3,70
A Portée max. au sol	m	9,95	10,23	10,60	11,04
B Profondeur de fouille max.	m	6,64	6,94	7,34	7,84
C Hauteur de déversement min.	m	3,39	3,09	2,69	2,19
D Hauteur de déversement max.	m	6,99	7,13	7,31	7,47
E Hauteur d'attaque max.	m	10,10	10,23	10,42	10,56

Forces

sans attache rapide		1	2	3	4
Force de pénétration (ISO 6015)	kN	168	156	142	128
Force de cavage (ISO 6015)	kN	204	204	204	204
Force de pénétration (SAE J1179)	kN	160	149	136	123
Force de cavage (SAE J1179)	kN	178	178	178	178

Poids en ordre de marche et pression au sol

Le poids en ordre de marche comprend la machine de base avec le contrepoids de 5,1 t, la flèche monobloc de 6,20 m, le balancier de 3,20 m et le godet rétro de 1,75 m³ (1 160 kg).

Châssis		LC			
Largeur des tuiles	mm	600	700	800	900
Poids	kg	30 050	30 400	30 750	31 100
Pression au sol	kg/cm ²	0,58	0,51	0,45	0,40

Le poids en ordre de marche comprend la machine de base avec le contrepoids de 6,2 t, la flèche monobloc de 6,20 m, le balancier de 3,20 m et le godet rétro de 1,75 m³ (1 160 kg).

Châssis		LC			
Largeur des tuiles	mm	600	700	800	900
Poids	kg	31 150	31 500	31 850	32 200
Pression au sol	kg/cm ²	0,61	0,52	0,46	0,42

Godet rétro Stabilité (limitation à 75 % de la charge de basculement statique conformément à la norme ISO 10567*)

Largeur de coupe mm	Capacité ISO 7451 m³	Poids ³⁾ kg	Poids ⁴⁾ kg	Châssis LC (avec tuiles de 600 mm)							
				Longueur de balancier (m)							
				sans attache rapide				avec attache rapide			
				2,50	2,80	3,20	3,70	2,50	2,80	3,20	3,70
avec contrepoids de 5,1 t											
STD ¹⁾	1 050	1,00	870	930	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1 250	1,25	1 000	1 050	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1 400	1,45	1 070	1 130	▲	▲	▲	▲	▲	▲	■
	1 550	1,60	1 110	1 170	▲	▲	▲	■	▲	■	▲
	1 650	1,75	1 160	1 220	▲	▲	■	▲	■	▲	■
	1 550	1,85	1 170	1 230	▲	■	▲	■	■	▲	△
	1 650	2,00	1 210	1 270	■	▲	■	△	■	■	△
	1 750	2,15	1 260	1 320	▲	■	△	△	▲	■	△
HD ²⁾	1 050	1,00	1 000	1 050	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1 250	1,25	1 140	1 200	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1 400	1,45	1 230	1 290	▲	▲	▲	▲	▲	▲	■
	1 550	1,60	1 290	1 350	▲	▲	■	▲	▲	■	■
	1 650	1,75	1 350	1 410	▲	■	▲	■	▲	▲	△
	1 550	1,85	1 340	1 400	▲	■	▲	■	▲	■	△
	1 650	2,00	1 400	1 460	■	▲	■	△	▲	■	△
	1 750	2,15	1 450	1 510	▲	■	△	△	■	△	—
avec contrepoids de 6,2 t											
STD ¹⁾	1 050	1,00	870	930	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1 250	1,25	1 000	1 050	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1 400	1,45	1 070	1 130	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1 550	1,60	1 110	1 170	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1 650	1,75	1 160	1 220	▲	▲	▲	■	▲	▲	■
	1 550	1,85	1 170	1 230	▲	▲	▲	■	▲	■	▲
	1 650	2,00	1 210	1 270	▲	▲	■	▲	▲	■	■
	1 750	2,15	1 260	1 320	▲	■	▲	■	▲	■	△
HD ²⁾	1 050	1,00	1 000	1 050	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1 250	1,25	1 140	1 200	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1 400	1,45	1 230	1 290	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1 550	1,60	1 290	1 350	▲	▲	▲	▲	▲	▲	■
	1 650	1,75	1 350	1 410	▲	▲	▲	■	▲	■	▲
	1 550	1,85	1 340	1 400	▲	▲	■	▲	▲	■	▲
	1 650	2,00	1 400	1 460	▲	■	▲	■	▲	■	■
	1 750	2,15	1 450	1 510	■	■	▲	△	■	■	△

* indications données à portée maximale sur une rotation de la tourelle à 360° conformément à la norme ISO 10567

¹⁾ godet rétro Standard avec dents Z 50

²⁾ godet rétro HD avec dents Z 50

³⁾ godet rétro pour montage direct

⁴⁾ godet rétro pour montage à l'attache rapide SWA 66 (350 kg)

Autres godets rétro disponibles sur demande

Densité max. des matériaux ▲ = ≤ 2,0 t/m³, ■ = ≤ 1,8 t/m³, ▲ = ≤ 1,65 t/m³, ■ = ≤ 1,5 t/m³, △ = ≤ 1,2 t/m³, — = non autorisé

Forces de levage

avec flèche monobloc 6,20 m, contrepoids 5,1 t et tuiles 600 mm

Balancier 2,50 m

Châssis	3,0 m	4,5 m	6,0 m	7,5 m	9,0 m	Portée max.	m
9,0						7,1	8,3*
7,5						5,6	8,1*
6,0						4,8	7,2
4,5		11,6 12,8*	7,5 10,2*	5,4 8,1		4,4	6,7
3,0		10,7 15,3*	7,1 11,2	5,2 7,9		4,3	6,6
1,5		10,1 16,5*	6,8 10,8	5,0 7,7		4,4	6,8
0		10,0 16,2*	6,6 10,6	4,9 7,6		4,9	7,5
-1,5	13,0* 13,0*	10,0 15,0*	6,6 10,6	4,9 7,6		5,9	8,5*
-3,0	15,9* 15,9*	10,2 12,8*	6,7 9,9*			7,4*	7,4*
-4,5		8,7* 8,7*					
-6,0							

Balancier 2,80 m

Châssis	3,0 m	4,5 m	6,0 m	7,5 m	9,0 m	Portée max.	m
9,0						6,6	7,3*
7,5						5,2	7,1*
6,0						4,5	6,8
4,5	18,5* 18,5*	11,7 12,2*	7,9 8,9*	5,5 8,2*		4,2	6,4
3,0		10,8 14,7*	7,2 11,0*	5,2 7,9		4,1	6,2
1,5		10,1 16,2*	6,8 10,8	5,0 7,7		4,2	6,4
0		9,9 16,3*	6,6 10,6	4,9 7,6		4,6	7,0
-1,5	12,5* 12,5*	9,9 15,3*	6,5 10,5	4,9 7,6		5,4	8,3*
-3,0	17,1* 17,1*	10,0 13,4*	6,6 10,3*			7,6*	7,6*
-4,5	12,1* 12,1*	9,7* 9,7*					
-6,0							

Balancier 3,20 m

Châssis	3,0 m	4,5 m	6,0 m	7,5 m	9,0 m	Portée max.	m
9,0						6,9*	6,9*
7,5						5,9	6,3*
6,0						4,8	6,1*
4,5		11,4* 11,4*	7,6 9,3*	5,4 8,2		4,2	6,2*
3,0		11,0 14,0*	7,2 10,5*	5,2 7,9	3,9 6,0	3,9	6,0
1,5		10,2 15,8*	6,8 10,8	5,0 7,7	3,8 5,9	3,8	5,8
0	6,5* 6,5*	9,8 16,3*	6,6 10,5	4,8 7,5		3,9	6,0
-1,5	12,0* 12,0*	9,8 15,7*	6,5 10,4	4,8 7,5		4,2	6,5
-3,0	18,6* 18,6*	9,9 14,0*	6,5 10,5			4,9	7,6
-4,5	14,0* 14,0*	10,2 10,9*	6,7 8,0*			6,5	7,6*
-6,0							

Balancier 3,70 m

Châssis	3,0 m	4,5 m	6,0 m	7,5 m	9,0 m	Portée max.	m
9,0						5,7*	5,7*
7,5						5,3*	5,3*
6,0						4,4	5,1*
4,5						3,9	5,2*
3,0	11,4* 11,4*	11,2 13,1*	7,3 10,0*	5,2 8,0	3,9 6,0	3,6	5,4*
1,5		10,3 15,3*	6,8 10,9	5,0 7,7	3,8 5,8	3,5	5,4
0	7,6* 7,6*	9,9 16,2*	6,5 10,5	4,8 7,5	3,7 5,8	3,6	5,5
-1,5	11,6* 11,6*	9,7 15,9*	6,4 10,3	4,7 7,4		3,8	5,9
-3,0	17,0* 17,0*	9,7 14,6*	6,4 10,3	4,7 7,4		4,4	6,8
-4,5	16,1* 16,1*	10,0 12,1*	6,5 9,1*			5,6	7,6*
-6,0		7,1* 7,1*				6,5*	6,5*

 Hauteur  Rotation de 360°  Dans l'axe  Portée max. * Limitée par l'hydraulique

Les charges en bout de balancier (sans accessoire) sont exprimées en tonnes (t) et indiquées pour une rotation de la tourelle à 360°, sur une surface dure, horizontale et portant uniformément. Les autres valeurs sont indiquées pour la tourelle dans l'axe du châssis. Les valeurs sont déterminées avec des tuiles de 600 mm. Conformément à la norme ISO 10567 les valeurs correspondent à 75 % de la charge de basculement statique ou à 87 % de la limite hydraulique (caractérisés par *). En cas de démontage du vérin de godet, du levier de renvoi et de la bielle, la charge est à majorer de 410 kg supplémentaires. La capacité de charge de la machine est limitée en fonction de la stabilité et des limites hydrauliques.

Pour les travaux de levage de charge, les pelles hydrauliques doivent être équipées de dispositifs anti-rupture de flexibles sur les vérins de flèche et sur le ou les vérins de balancier, d'un avertisseur de surcharge et d'un diagramme de charge conformément à la norme EN 474-5.

Déterminez la capacité de charge maximale à partir du tableau de charges affiché dans la cabine ou du tableau de charges inséré dans la notice d'instructions livrée avec la machine.

Forces de levage

avec flèche monobloc 6,20 m, contrepoids 6,2 t et tuiles 600 mm

Balancier 2,50 m

Châssis	3,0 m	4,5 m	6,0 m	7,5 m	9,0 m	Portée max.
m						m
9,0						7,8 8,3*
7,5						6,1 8,1*
6,0						5,3 7,9
4,5						4,9 7,3
3,0						4,8 7,2
1,5						4,9 7,4
0						5,4 8,2
-1,5						6,5 8,5*
-3,0						7,4* 7,4*
-4,5						
-6,0						

Balancier 2,80 m

Châssis	3,0 m	4,5 m	6,0 m	7,5 m	9,0 m	Portée max.
m						m
9,0						7,2 7,3*
7,5						5,8 7,1*
6,0						5,0 7,2*
4,5						4,7 7,0
3,0						4,6 6,8
1,5						4,7 7,0
0						5,1 7,7
-1,5						6,0 8,3*
-3,0						7,6* 7,6*
-4,5						
-6,0						

Balancier 3,20 m

Châssis	3,0 m	4,5 m	6,0 m	7,5 m	9,0 m	Portée max.
m						m
9,0						6,9* 6,9*
7,5						6,3* 6,3*
6,0						5,3 6,1*
4,5						4,7 6,2*
3,0						4,4 6,4*
1,5						4,3 6,4
0						4,4 6,6
-1,5						4,7 7,1
-3,0						5,5 8,0*
-4,5						7,2 7,6*
-6,0						

Balancier 3,70 m

Châssis	3,0 m	4,5 m	6,0 m	7,5 m	9,0 m	Portée max.
m						m
9,0						5,7* 5,7*
7,5						5,3* 5,3*
6,0						4,9 5,1*
4,5						4,3 5,2*
3,0						4,1 5,4*
1,5						4,0 5,8*
0						4,0 6,1
-1,5						4,3 6,5
-3,0						4,9 7,5
-4,5						6,2 7,6*
-6,0						6,5* 6,5*


 Hauteur  Rotation de 360°  Dans l'axe  Portée max. * Limitée par l'hydraulique

Les charges en bout de balancier (sans accessoire) sont exprimées en tonnes (t) et indiquées pour une rotation de la tourelle à 360°, sur une surface dure, horizontale et portant uniformément. Les autres valeurs sont indiquées pour la tourelle dans l'axe du châssis. Les valeurs sont déterminées avec des tuiles de 600 mm. Conformément à la norme ISO 10567 les valeurs correspondent à 75 % de la charge de basculement statique ou à 87 % de la limite hydraulique (caractérisés par *). En cas de démontage du vérin de godet, du levier de renvoi et de la biellette, la charge est à majorer de 410 kg supplémentaires. La capacité de charge de la machine est limitée en fonction de la stabilité et des limites hydrauliques.

Pour les travaux de levage de charge, les pelles hydrauliques doivent être équipées de dispositifs anti-rupture de flexibles sur les vérins de flèche et sur le ou les vérins de balancier, d'un avertisseur de surcharge et d'un diagramme de charge conformément à la norme EN 474-5.


Déterminez la capacité de charge maximale à partir du tableau de charges affiché dans la cabine ou du tableau de charges inséré dans la notice d'instructions livrée avec la machine.

Accessoires




Godet rétro TL 05

Attache		montage direct, SWA 48 mécanique, SWA 48 hydraulique, SWA 48 LIKUFIX, SWA 66 mécanique, SWA 66 hydraulique, SWA 66 LIKUFIX					
Largeur de coupe	mm	800 ²⁾	1 050	1 250	1 400	1 550	1 750
Capacité	m³	0,70	1,00	1,25	1,45	1,60	2,15
Poids ¹⁾	kg	810	870	990	1 050	1 130	1 270




Godet de curage GRL fixe 05

Attache		montage direct, SWA 48 mécanique, SWA 48 hydraulique, SWA 48 LIKUFIX, SWA 66 mécanique, SWA 66 hydraulique, SWA 66 LIKUFIX		
Largeur de coupe	mm	2 000	2 400	2 400
Capacité	m³	0,70	0,85	1,15
Poids ¹⁾	kg	550	639	718




Godet de curage inclinable par vérin GRL 100

Attache		montage direct, SWA 48 mécanique, SWA 48 hydraulique, SWA 48 LIKUFIX, SWA 66 mécanique, SWA 66 hydraulique, SWA 66 LIKUFIX				
Largeur de coupe	mm	2 000	2 000	2 000	2 200	2 400
Capacité	m³	0,70	1,20	1,45	1,65	0,85
Poids ¹⁾	kg	1 375	1 520	1 600	1 675	1 480
Angle d'inclinaison		2 x 50°	2 x 50°	2 x 50°	2 x 50°	2 x 50°



Godet inclinable par vérin SL 100

Attache		montage direct, SWA 48 mécanique, SWA 48 hydraulique, SWA 48 LIKUFIX, SWA 66 mécanique, SWA 66 hydraulique, SWA 66 LIKUFIX			
Largeur de coupe	mm	1 600	1 600	1 700 ³⁾	1 800
Capacité	m³	1,45	1,75	1,85	1,60
Poids ¹⁾	kg	1 520	1 630	1 800	1 610
Angle d'inclinaison		2 x 50°	2 x 50°	2 x 50°	2 x 50°



Benne preneuse

Attache		montage direct, SWA 48 mécanique, SWA 48 hydraulique, SWA 48 LIKUFIX, SWA 66 mécanique, SWA 66 hydraulique, SWA 66 LIKUFIX						
GMZ 30 Coquilles de terrassement								
Largeur des coquilles	mm	600	800	1 000	1 200			
Capacité ⁴⁾	m³	0,38	0,52	0,65	0,80			
Ouverture	mm	1 644	1 644	1 644	1 644			
Poids ⁵⁾	kg	950	1 030	1 110	1 190			
GMZ 40 Coquilles de terrassement								
Largeur des coquilles	mm	800	1 000	1 200	1 400	1 600		
Capacité ⁴⁾	m³	0,65	0,85	1,05	1,20	1,40		
Ouverture	mm	1 962	1 962	1 962	1 962	1 962		
Poids ⁵⁾	kg	1 245	1 330	1 420	1 505	1 595		
GMZ 80 Coquilles de terrassement								
Largeur des coquilles	mm	1 200	1 200	1 400	1 400	1 650	1 650	2 000
Capacité ⁴⁾	m³	1,40	1,40	1,70	1,70	2,00	2,00	2,50
Ouverture	mm	2 128	2 128	2 128	2 128	2 128	2 128	2 128
Poids ⁵⁾	kg	2 085 ⁶⁾	2 045	2 190 ⁶⁾	2 140	2 330 ⁶⁾	2 260	2 510 ⁶⁾

¹⁾ sur la base d'un accessoire standard avec dispositif d'attache rapide SWA 66 LIKUFIX


²⁾ uniquement pour dispositif d'attache rapide SWA 66

³⁾ version HD

⁴⁾ les indications de capacités sont des valeurs théoriques ; le degré de remplissage varie en fonction du produit chargé


⁵⁾ sans suspension

⁶⁾ avec dents



Grappin de tri SG 30B

Attache		montage direct, SWA 48 mécanique, SWA 48 hydraulique, SWA 48 LIKUFIX, SWA 66 mécanique, SWA 66 hydraulique, SWA 66 LIKUFIX							
Forme des coquilles		perforées ²⁾			nervurées ²⁾			fermées ²⁾	Pince à pierre ³⁾
Largeur des coquilles	mm	1 000	1 200	1 400	1 000	1 200	1 400	1 000	1 020
Capacité	m ³	0,85	1,00	1,15	0,75	0,90	1,05	0,85	0,85
Force de fermeture max.	kN	80	80	80	80	80	80	80	80
Poids ¹⁾	kg	1 485	1 560	1 635	1 565	1 675	1 780	1 515	1 815



Rallonge de balancier LS 18

Attache côté machine	SWA 48 mécanique, SWA 48 hydraulique, SWA 48 LIKUFIX, SWA 48 LIKUFIX-10, SWA 66 mécanique, SWA 66 hydraulique, SWA 66 LIKUFIX		
Attache côté accessoire	montage direct, SWA 33 mécanique, SWA 33 mécanique LIKUFIX ⁵⁾ , SWA 33 hydraulique ⁷⁾ , SWA 33 LIKUFIX ⁶⁾ 7) 8), SWA 48 mécanique, SWA 48 mécanique LIKUFIX ⁵⁾ , SWA 48 hydraulique ⁷⁾ , SWA 48 LIKUFIX ⁶⁾ 7) 8)		
Longueur	m	2,65	3,05
Poids ⁴⁾	kg	1 130	1 190

¹⁾ sans dispositif d'attache rapide

²⁾ avec contre-lame boulonnée standard

³⁾ avec dents Liebherr Z 40 C

⁴⁾ sur la base d'une rallonge de balancier standard LS 18 avec dispositif d'attache rapide SWA 48 LIKUFIX des deux côtés (côté machine et côté accessoire) avec une commutation électrique

⁵⁾ accessoire hydraulique possible uniquement avec l'option commutation vérin de godet manuel ou avec un circuit hydraulique supplémentaire sur la machine porteuse

⁶⁾ accessoire hydraulique possible uniquement avec l'option commutation vérin de godet électrique/manuel ou avec un circuit hydraulique supplémentaire sur la machine porteuse

⁷⁾ la barrette 14 pôles est nécessaire pour commander et contrôler l'attache rapide hydraulique coté accessoire sur la rallonge ou pour transmettre des signaux électriques à l'accessoire

⁸⁾ pour l'utilisation d'outils hydrauliques nécessitant un circuit haute pression, il faut soit disposer du LIKUFIX 33-9 / LIKUFIX 48-10 côté machine, soit une commutation avec prise de courant commandée par la barrette de contacts électriques 14 pôles

Équipements de série

Châssis

Barbotins à denture auto-nettoyante
Chaînes étanches et graissées
Galets de roulement et porteurs étanches et graissés à vie
Cillets d'arrimage

Tourelle

Capot moteur à ouverture assistée pneumatique
Compartment d'accessoires et de rangement verrouillable
Coupe-batterie accessible depuis le sol
Coupe-batterie électrique temporisé
Coupe-batterie manuel verrouillable
Filtres accessibles depuis le sol
Frein de blocage de rotation automatique
Frein de positionnement tourelle manuel
Grille de protection sur ventilateur de radiateur
Isolation acoustique
Kit d'outillage incluant trousse de rangement
Mains courantes
Niveau d'huile hydraulique, visible depuis le sol
Portes de service verrouillables
Radiateurs pivotants
Réservoir de liquide lave-glace, accessible depuis le sol
Revêtement antidérapant
Surfaces d'accès sans éléments protubérants

Circuit hydraulique

Accumulateur de pression pour descente contrôlée de l'équipement moteur coupé
Barreau magnétique
Circuit de rotation séparé
Filtre avec filtres fins intégrés
Points de mesure de la pression hydraulique
Système Positive Control Liebherr à 2 circuits indépendants

Moteur diesel

Filtre à air avec extraction automatique des poussières
Filtre fin à carburant
Jauge de niveau d'huile moteur
Motorisation équivalent EU Phase IIIA / EPA Tier 3
Pompe d'amorçage de carburant
Préfiltre à carburant et séparateur d'eau
Ralenti / montée en régime automatique contrôlés par capteurs dans les joysticks
Refroidissement de l'air d'admission
Suralimentation turbocompresseur à géométrie fixe
Système de post-traitement des gaz d'échappement – EGR
Système d'injection Common-Rail

Cabine

Accoudoirs réglables en longueur, hauteur et inclinaison
Affichage mécanique des heures de fonctionnement, visible depuis le sol
Allume-cigare
Amortissement visco-élastique de la cabine
Boîtier filtres à air cabine, accessible depuis le sol
Boutons raccourcis configurables sur joystick
Ceinture de sécurité 2" avec enrouleur
Climatisation automatique tri-zone réglable au display
Console gauche relevable
Consommation carburant au display
Crochet portemanteau
Display multi-fonctions avec écran couleur 9" tactile
Éclairage intérieur
Espaces de rangement
Essuie-glace et lave-glace pare-brise
Filet support téléphone portable
Filets de rangement
Freinage de rotation réglable via display
LiDAT Plus (Système de transfert de données Liebherr)
Marteau brise-vitre
Modes de conduite
Modes de puissance
Niveau de carburant au display
Niveau de liquide de refroidissement, visible depuis la cabine
Niveau d'huile de réducteur d'orientation, visible depuis la cabine
Niveau d'huile hydraulique au display
Niveau d'huile moteur au display
Pare-brise 2 parties feuilleté rétractable
Porte-bouteille
Priorité de mouvement entre rotation et flèche, réglable via display
Priorité de mouvement rentrée balancier, réglable via display
Prise électrique en cabine (24 V)
Réglage continu du régime moteur
Repose-pieds
Rétroviseur
Sortie de secours par la vitre arrière
Stores à enrouleur pour pare-brise et vitre de toit
Tapis de sol caoutchouc fixé au sol et démontable
Visière anti-pluie
Vitre de droite feuilletée
Vitre de toit feuilletée
Vitrines de porte coulissantes
Vitrines teintées

Équipement

Brides de fixation SAE pour les conduites haute pression
Dispositif anti-fuite vérin de balancier
Dispositif anti-fuite vérins de flèche
Pièces d'articulation en acier moulé
Régénération vérin de balancier
Régénération vérins de flèche

Équipements standard / option

Châssis

Châssis LC	+
Guide-chaînes 1 pièce	●
Guide-chaînes 2 pièces	+
Guide-chaînes 3 pièces	+
Guide-chaînes 4 pièces	+
Marchepieds	●
Marchepieds larges	+
Tôle de fond et couvercle pour pièce centrale châssis	●
Tôle de fond et couvercle renforcés pour pièce centrale châssis	+
Tuiles à 3 nervures 600mm	●
Tuiles à 3 nervures 700 / 800 / 900mm	+

Tourelle

Batteries capacité standard	●
Batteries haute capacité	+
Bouchon de réservoir carburant verrouillable	●
Bouchon de réservoir carburant verrouillable à cadenas	+
Coffre de rangement verrouillable	+
Contrepoids lourd 6,2t	+
Contrepoids standard 5,1t	●
Dispositif anti-siphonnage carburant	+
Dispositif d'aide au démarrage externe (24V)	+
Graissage centralisé automatique	+
Graissage centralisé manuel	●
Phare tourelle, avant droit, LED, 1 pièce, protection incluse	● ¹⁾
Phare tourelle, avant droit, LED+, 1 pièce, protection incluse	+ ¹⁾
Phare tourelle, côté droit, LED+, 1 pièce	+ ¹⁾
Phare tourelle, côté gauche, LED+, 1 pièce	+ ¹⁾
Phares tourelle, arrière, LED+, 2 pièces	+ ¹⁾
Plateforme d'accès à la tourelle, latéral et sécurisé	+
Pompe de remplissage carburant	+
Rétroviseur avant-droit	● ¹⁾
Rétroviseur sur contrepoids	●
Tôles de fermeture tourelle inférieures	●

Circuit hydraulique

Circuit haute pression avec Tool Control (20 réglages d'accessoires à l'écran)	+
Circuit moyenne pression	+
Cumul de débit pour circuit haute pression	+
Filtre retour marteau	+
Huile hydraulique Liebherr	●
Huile hydraulique Liebherr, biodégradable	+
Huile hydraulique Liebherr, spéciale climats extrêmes	+

Moteur diesel

Préchauffage du carburant	+
Préfiltre à air avec extracteur de poussière à bain d'huile	+
Préfiltre à air avec extracteur de poussière cyclonique	+

Cabine

Arrêt d'urgence en cabine	+
Avertisseur de surcharge	+
Avertisseur sonore de déplacement désactivable	+
Caméra de surveillance arrière	+
Caméra de surveillance côté droit	+
Chauffage auxiliaire programmable	+
Grillage de protection partie basse du pare-brise	+
Grillage de protection vitre de toit	+
Grille de protection avant FGPS	+
Grille de protection avant FGPS pivotante	+
Grille de protection toit FOPS	+
Gyrophare cabine, LED, 1 pièce	+
Mini-joystick proportionnel	+
Pare-soleil	+
Phares cabine, avant, LED, 2 pièces	● ¹⁾
Phares cabine, avant, LED+, 2 pièces	+ ¹⁾
Préinstallation radio	●
Prise électrique en cabine (12V)	+
Radio Comfort	+
Réglage de luminosité (phares LED+)	+ ¹⁾
Repose-poignets rehaussés pour joysticks	+
Siège conducteur Comfort	+
Siège conducteur Standard	●
Structure cabine homologuée ROPS (ISO 12117-2)	+
Vitres surteintées	+

Équipement


Attache rapide SWA 48 hydraulique	+
Attache rapide SWA 48 mécanique	+
Attache rapide SWA 66 hydraulique	+
Attache rapide SWA 66 mécanique	+
Balancier 2,50m	+
Balancier 2,80m	+
Balancier 3,20m	+
Balancier 3,70m	+
Dispositif de sécurité contre la rupture de flexibles sur vérin de balancier	+
Dispositif de sécurité contre la rupture de flexibles sur vérins de flèche	+
Flèche flottante	+
Flèche monobloc 6,20m	+
Godets Liebherr	+
Phare flèche, droite, LED, 1 pièce	● ¹⁾
Phare flèche, droite, LED+, 1 pièce	+ ¹⁾
Protection dessous de balancier	+
Système de dents Liebherr	+

● = Standard, + = Option

¹⁾ non disponible individuellement, mais sous forme de packs prédéfinis
Liste non exhaustive, nous consulter pour de plus amples renseignements.

Les équipements ou accessoires d'autres fabricants ne peuvent être montés qu'avec l'autorisation de Liebherr.

Le Groupe Liebherr



Un acteur mondial et indépendant : plus de 75 ans de succès

C'est en 1949 que fut fondée l'entreprise Liebherr : avec le développement de la première grue à tour mobile du monde, Hans Liebherr jeta les bases d'une entreprise familiale fructueuse qui compte aujourd'hui plus de 150 sociétés réparties sur tous les continents et près de 55 000 collaborateurs. La holding du Groupe est l'entreprise Liebherr-International AG, située à Bulle (Suisse), dont les sociétaires sont exclusivement des membres de la famille Liebherr.

Leadership technologique et esprit pionnier

Liebherr se considère comme un pionnier. C'est dans cet esprit que l'entreprise contribue à façonner l'histoire de la technologie dans de nombreux secteurs. Aujourd'hui encore, les collaborateurs du monde entier partagent le courage du fondateur de l'entreprise et s'engagent à son instar sur des voies jusqu'alors inconnues. Ils sont unis par leur passion pour la technique et les produits fascinants, ainsi que leur volonté d'offrir des performances exceptionnelles à leurs clients.

Une gamme de produits très diversifiée

Liebherr compte parmi les plus grands fabricants mondiaux d'engins de construction, mais propose également des produits et services de grande qualité et à forte valeur ajoutée dans de nombreux autres domaines. La gamme de produits comprend les segments suivants : terrassement, machines de manutention, machines de fondations spéciales, secteur minier, grues mobiles sur pneus et sur chenilles, grues à tour, technique du béton, grues maritimes, aerospace et ferroviaire, technique d'engrenages et systèmes d'automatisation, réfrigérateurs et congélateurs, composants et hôtels.

Des solutions sur mesure et un bénéfice client maximal

Les solutions Liebherr se distinguent par une précision maximale, une excellente mise en œuvre et une longévité remarquable. La maîtrise de technologies clés permet aussi à l'entreprise de proposer à ses clients des solutions personnalisées. Chez Liebherr, l'orientation client ne s'arrête pas au produit. Elle englobe également des prestations de services qui font une véritable différence.

www.liebherr.com

Liebherr-France SAS

2 avenue Joseph Rey, B.P. 90287 • 68005 Colmar Cedex, France • Phone +33 389 213030
info.lfr@liebherr.com • www.liebherr.com • www.facebook.com/LiebherrConstruction