

Überzeugen auf ganzer Höhe

T 38-6s T 33-7s T 38-7s T 42-7s T 33-10s

LIEBHERR

Teleskoplader



Generation
6

Hubhöhe
6,0–10,0 m

Hubkraft
3,3–4,2 t

Leistungsfähigkeit

Stufenloser Fahrtrieb
und beste Wendigkeit

Wirtschaftlichkeit

Geringer Verbrauch
und niedrige Kosten

Zuverlässigkeit

Den täglichen Anforderungen
gewachsen

Komfort

Angenehme Bedienung
und beste Rundumsicht

Wartungsfreundlichkeit

Einfache Wartung und ein
leistungsstarkes Servicenetz



T 38-6s

Hubhöhe

6,0m

Hubkraft

3,8t

Motorleistung

105 kW / 143 PS

Hydrostatischer Fahrtrieb
mit elektronischer Steuerung

T 33-7s

Hubhöhe

7,0m

Hubkraft

3,3t

Motorleistung

105 kW / 143 PS

Hydrostatischer Fahrtrieb
mit elektronischer Steuerung



T 38-7s

Hubhöhe

7,0 m

Hubkraft

3,8 t

Motorleistung

105 kW / 143 PS

Hydrostatischer Fahrtrieb

mit elektronischer Steuerung

T 42-7s

Hubhöhe

7,0 m

Hubkraft

4,2 t

Motorleistung

105 kW / 143 PS

Hydrostatischer Fahrtrieb

mit elektronischer Steuerung

T 33-10s

Hubhöhe

10,0 m

Hubkraft

3,3 t

Motorleistung

105 kW / 143 PS

Hydrostatischer Fahrtrieb

mit elektronischer Steuerung

Leistungsfähigkeit



Stufenloser Fahrtrieb und beste Wendigkeit

Der bewährte hydrostatische Fahrtrieb mit stufenloser Beschleunigung ohne Schaltvorgänge und die gute Wendigkeit garantieren rasche Arbeitsabläufe auch bei beengten Platzverhältnissen. Die universell einsetzbare und von Grund auf solide Baumaschine ist auf beste Leistung in den unterschiedlichen Einsätzen ausgelegt. Hohe Traglasten, eine intuitive Bedienung und Hochleistungskomponenten lassen den Fahrer seine Arbeit schnell und sicher erledigen.

Hohe Traglasten

Exzellente Schwerpunktverteilung

Der neu gestaltete Rahmen und der ausgewogene Radstand sorgen für einen tiefen Schwerpunkt. Damit bestechen die Teleskoplader von Liebherr sowohl beim Laden als auch beim Stapeln durch ihre Stabilität.

Optimierte Auslegerkonstruktion

Der robuste Teleskopausleger ist tief im Rahmen angelenkt. Groß dimensionierte Gleitlager ermöglichen eine perfekte Führung selbst mit hohen Lasten. Die serienmäßig verbaute Endlagendämpfung im Hub- und Teleskopzylinder garantiert auch bei einer Extremposition des Auslegers eine sichere Bewegung der Last.

Maximale Performance

Die Generation 6 der Liebherr Teleskoplader punktet mit erhöhten Traglasten und noch weiter gesteigerter Leistungsfähigkeit durch die elektronische Vorsteuerung der Arbeitshydraulik.



Auto Power für schnelle Ladespiele

- Um die jeweils notwendige Leistung der Arbeitshydraulik abrufen zu können, passt die optionale Funktion Auto Power die Motordrehzahl automatisch an – ohne dass die Fahrgeschwindigkeit variiert

MultiMotion – Intelligentes Zusammenspiel

Leistungsstarke Arbeitshydraulik

Die S Teleskoplader verfügen über eine Load Sensing Pumpe mit LUDV Steuerblock, was schnellere Arbeitszyklen und simultane Bewegungen ermöglicht. EcoMotion senkt den Teleskopausleger ohne Motorunterstützung, was Kraftstoff spart und die Bedienung erleichtert. MultiMotion bietet eine vollautomatische, proportionale Einfahrbewegung des Teleskoparms beim Absenken. Dies steigert den Fahrerkomfort und erhöht die Effizienz.

Moderner Dieselmotor

Das drehmomentstarke Kraftpaket mit Common-Rail-Einspritzsystem sorgt für hohe Zuverlässigkeit und exzellente Kraftentfaltung in den anspruchsvollsten Einsätzen.

Liebherr-Fahrertrieb

Der stufenlose hydrostatische Fahrertrieb und das langjährige Liebherr Know-how garantieren exzellente Fahreigenschaften in jeder Betriebs-situation.



Überlegenes Antriebssystem

- Die stufenlose Regulierung der Geschwindigkeit erlaubt ein Fahren ohne Schaltvorgänge – absolut ruckfrei
- Praktisch kein Bremsverschleiß
- Geringer Treibstoffverbrauch
- Exaktes, schnelles und sicheres Manövrieren

Kompakt und optimale Kühlung

Einfache Wahl der Lenkarten

Über einen Bedienhebel lassen sich alle Lenkarten angenehm wählen: Vorderradlenkung, Allradlenkung und Hundegang. Zusätzlich kann bei der vierten Lenkart die Hinterachse in jeder beliebigen Position blockiert werden indem bei eingeschlagenen Rädern auf die Vorderradlenkung gestellt wird. Eine LED-Anzeige informiert den Fahrer über die Neutralstellung der Räder.

Leistungsfähiges Kühlsystem

Die durchdachte Luftführung in Kombination mit dem saugenden Lüfter und dem großen Kühlerpaket hält die Maschine auch bei heißen Tagen auf optimaler Betriebstemperatur. Optional befreit ein reversierbarer Lüfter die Luftansaugflächen von Verunreinigungen und garantiert somit stets eine optimale Kühlung.



Kompakt und wendig

- Das 45% Selbstsperrdifferential ermöglicht Arbeiten auf schwierigstem Gelände
- Die kompakte Grundmaschine in Verbindung mit großen Lenkeinschlägen erlaubt sehr kleine Wenderadien bei beengten Platzverhältnissen

Wirtschaftlichkeit



Geringer Verbrauch und niedrige Kosten

Als Alleskönner trägt ein „S“ Teleskoplader von Liebherr entscheidend zur Effizienz Ihrer Fahrzeugflotte bei. Durch eine Vielzahl von Anbaugeräten wird ein universeller Einsatz ermöglicht und die Auslastung gesteigert. Spitzenleistungen bei geringstem Treibstoffverbrauch und niedrigem Wartungsaufwand stehen für Wirtschaftlichkeit über die gesamte Nutzungsdauer.

Einer für Alles

Beeindruckende Ausrüstungsvielfalt

Mit einer großen Palette an Anbaugeräten wird der Liebherr-Teleskoplader zum Alleskönner. Von der einfachen Gabel über diverse Schaufeln bis hin zu verschiedensten hydraulischen Ausrüstungen – jede Aufgabe wird bewältigt.

Vielseitig und flexibel

Zahlreiche Optionen wie z. B. Schutzgitter, manuelles Steuerungspaket und eine Erweiterung für Arbeitskreis 3 ermöglichen eine perfekte Anpassung der Konfiguration an die unterschiedlichsten Anwendungen. Es erwartet Sie eine auf Kunden- und Einsatzanforderungen abgestimmte Maschine.

Überall einsetzbar

Durch die pendelnd gelagerte Hinterachse kann in jedem Gelände mühelos und sicher gefahren werden. Bei der 10 m Maschine (T 33-10s) sorgt ein Niveaue Ausgleich (bis zu 8°) stets für sicheren Stand.



Flexibel und vielseitig

Wird der Teleskoplader mit einem hydraulischen Schnellwechsler ausgerüstet, können die Anbaugeräte bequem per Knopfdruck gewechselt werden. Dies spart Zeit und Kosten und steigert die Produktivität.



Einfache Wartung

Durch die Einbaulage des Stufe V Motors quer zur Fahrtrichtung sind sämtliche Kontroll- und Wartungspunkte im Motorraum leicht zugänglich – die tägliche Wartung gestaltet sich dadurch einfach und zeitsparend.



Abgasnachbehandlung

Die Abgasreinigung erfolgt über einen Diesel-Oxydations-Katalysator, Dieselpartikelfilter (DPF) kombiniert mit einem SCR-Katalysator). Dieses System erfüllt die Abgasgrenzwerte der Stufe V.

Niedrige Betriebskosten

Geringer Treibstoffverbrauch

Das Liebherr Antriebskonzept ist auf höchste Leistung ausgelegt. Die intelligente elektronische Steuerung des hydrostatischen Fahrtriebs garantiert höchste Zugkraft in jeder Arbeitssituation. Das Zusammenspiel der bewährten Antriebskomponenten mit dem Dieselmotor und der Arbeitshydraulik reduziert den Kraftstoffverbrauch bei maximaler Leistung.

Kühlung mit Intelligenz

Die Lüfterdrehzahl wird abhängig von Umgebungs-, Hydrauliköl- und Motortemperatur elektronisch geregelt und hydrostatisch gesteuert. Das Kühlerpaket ist leicht zugänglich und gut zu reinigen.

Einfache Wartung

Beste Zugänglichkeit zu allen Wartungspunkten. Lange Wartungsintervalle halten den Aufwand gering und reduzieren die täglichen Arbeiten auf ein Minimum. Optionen wie die Zentralschmieranlage tragen zur weiteren Reduktion der Instandhaltungszeiten und zur erhöhten Verfügbarkeit der Maschine bei.

Zuverlässigkeit



Den täglichen Anforderungen gewachsen

Robust und zuverlässig: So präsentieren sich die „S“ Teleskoplader von Liebherr. Ausgereifte Technik und hohe Material- und Verarbeitungsqualität gewährleisten ein Höchstmaß an Verfügbarkeit. Ein hoher Nutzungsgrad und Werterhalt sind langfristig sichergestellt.

Qualität bis ins letzte Detail

Bewährte Komponenten

In den Teleskopladern von Liebherr kommen nur Komponenten zum Einsatz, die sich unter härtesten Testbedingungen bewährt haben.

Robuste und durchdachte Bauweise

Mit dem robusten Schnellwechsler – passend zu Scorpion Arbeitsgeräten – werden alle Werkzeuge zuverlässig und passgenau aufgenommen. Anbaugeräte mit einer Hydraulikfunktion können über den serienmäßig verbauten, doppelt wirkenden, hydraulischen Arbeitskreis-3 bequem vom Joystick aus bedient werden. Zusätzlich kann optional ein doppelt wirkender Zusatzarbeitskreis mit einer Leckölleitung und einer Steckdose verbaut werden.

Druckentlastung für Arbeitskreis-3

Um Anbaugeräte schnell und leicht wechseln zu können darf kein Druck auf den hydraulischen Steckkupplungen sein. Eine Druckentlastung ist optional erhältlich und vermeidet unnötige Ölverluste oder kaputte Dichtungen in den Kupplern.



Kabelschutz

- Das bewährte Schutzgeflecht verhindert Verschleiß und mechanische Beschädigung der Elektrik
- Weiters wird die Kondenswasserbildung unterbunden, sodass keine Kurzschlussgefahr besteht



Zuverlässige Sicherheitseinrichtungen

Eine Vielzahl von serienmäßigen oder optionalen Sicherheitseinrichtungen ermöglichen ein sicheres Arbeiten in jeder Situation. Dazu zählt unter anderem:

- Beleuchtung in Halogen oder LED¹
- Endlagendämpfung²
- Notfallabsenkung¹
- Rückfahr- und Seitwärtskamera¹
- Winkelanzeige am Teleskop¹

¹ Option, ² Serie

Schlüssiges Sicherheitskonzept

Intelligente Überlastwarneinrichtung

Der Fahrer wird permanent über die Traglastsituation des Gerätes informiert. Noch bevor das Gerät nach vorne kippen kann, verlangsamen sich die Bewegungen der Arbeitshydraulik bis hin zum Stillstand (zu diesem Zeitpunkt ist noch ausreichend Sicherheit enthalten). Ab diesem Moment sind nur noch Bewegungen der Ausrüstung möglich, welche die Kippgefahr verringern.

Im Schaufelmodus können alle Bewegungen der Arbeitshydraulik ohne Einschränkung ausgeführt werden, solange die Maschine eine Fahrbewegung durchführt.

Zusätzlich kann der Fahrer die Überlastwarneinrichtung vorübergehend deaktivieren.

Kraftstofftank

Mit einem Fassungsvermögen von 150 l sind lange Arbeits- und Einsatzzeiten garantiert. Der Tank ist geschützt unter der Kabine verbaut und bietet gegenüber Beschädigungen optimale Sicherheit.



Überlastwarneinrichtung

Eine akustische und visuelle Überlastwarneinrichtung warnt rechtzeitig vor gefährlichen Situationen im Stapel- und Schaufelbetrieb. Sicheres und leistungsfähiges Arbeiten konform zur EN 15000 ist in jeder Situation möglich.

Komfort



Einfache Bedienung und beste Übersicht

Die Kabine des „S“ Teleskopladlers von Liebherr ist der ideale Arbeitsplatz. Beste Sichtverhältnisse nach allen Seiten, ein großzügiges Raumangebot, garantierte Sicherheit und ergonomische Bedienelemente ermöglichen ein entspanntes und produktives Arbeiten.

Freie Sicht

Niedriger Anlenkpunkt

Gute Sichtverhältnisse waren oberstes Gebot bei der Entwicklung. So wurde der Anlenkpunkt des Auslegers so tief wie möglich angesetzt, um auch nach hinten und rechts freie Sicht zu ermöglichen. Weiters wurde das Design der Motorhaube niedrig gehalten, um die Sicht nicht einzuschränken.

Sicherheit und große Fensterflächen

Die schallgedämpfte ROPS / FOPS Kabine garantiert sicheres und angenehmes Arbeiten. Mit der großflächigen Verglasung und der tiefgehenden Frontscheibe hat der Fahrer das Anbaugerät und die Umgebung immer sicher im Blick.

Sicher nach Hause

Die Coming Home Funktion ermöglicht dem Fahrer, besonders bei Dunkelheit, ein sicheres Aussteigen und reduziert das Unfallrisiko. Die Funktion steigert sowohl die Sicherheit als auch die Effizienz des Arbeitsprozesses.



Sitzkomfort und Ergonomie

- Der mehrfach verstellbare, gefederte Fahrersitz mit Rückenlehnenverlängerung passt sich individuell an den Fahrer an
- Die schwenkbare Lenksäule ist serienmäßig, optional auch höhenverstellbar.
- Der im Fahrersitz integrierte Joystick erlaubt ermüdungsfreies und präzises Arbeiten

Ermüdungsfreies Arbeiten

Alles in einer Hand

Alle Funktionen des Auslegers werden bequem mit der rechten Hand über einen Joystick gesteuert. Vor- und Rückwärtsfahrt sowie die Feinsteuerung der Fahrhydraulik lassen sich ebenfalls am Joystick wählen. So kann eine Hand permanent am Lenkrad bleiben und die andere am Joystick. Diese einfache und ergonomische Bedienung garantiert Komfort und Sicherheit für lange Arbeitstage.

Kombiniertes Inch-Brems-Pedal

Durch Betätigung des Inch-Brems-Pedals wird die Fahrgeschwindigkeit reduziert. Weiteres Drücken aktiviert die Bremsfunktion. Die Motordrehzahl und Arbeitsgeschwindigkeit werden über das Gaspedal mit dem rechten Fuß gesteuert.



Beste Sicht in alle Richtungen

- Die innovative Schutzkonstruktion des Dachfensters erlaubt optimale Sicht auf das Ladegut und bietet gleichzeitig Sicherheit für den Bediener
- Die Anzeigeeinheit liegt rechts vorne optimal im Sichtfeld des Fahrers

Sicherer Stand

Auto-Hillassist

Die Feststellbremse wird bei Stillstand der Maschine automatisch elektronisch aktiviert und verhindert ein Wegrollen der Maschine. Ein Sitzkontaktschalter erkennt bei Verlassen des Teleskopladlers automatisch, dass die Bremse aktiviert bleiben muss. Um sie zu lösen, muss einmal die Neutralstellung über den Fahrtrichtungsschalter hergestellt werden. Das spart unnötiges Umgreifen in der Kabine. Zusätzlich kann die Feststellbremse über einen Schalter rechts neben dem Joystick eingelegt werden.

Anzeige und Bedienung

Das 3,5" große Farbdisplay in Kombination mit der vollelektronischen Steuerung erleichtert die Bedienung. Optional ist das Farbdisplay auch in einer 7" Variante erhältlich.



Feinsteuerung der Fahrhydraulik

- Die Fahrgeschwindigkeit kann über zwei Schalter am Joystick in drei Bereiche (Schnecke, Schildkröte und Hase) geteilt werden
- Die Motordrehzahl und die maximale Fahrgeschwindigkeit können über das optional erhältliche manuelle Steuerungspaket bequem eingestellt werden

Wartungsfreundlichkeit



Einfache Wartung und ein leistungsstarkes Servicenetz

Bei Liebherr ist bester Service mehr als ein Versprechen – er ist jedem Kunden garantiert. Mehrere Herstellerwerke und ein dichtes Servicenetz für Baumaschinen bedeuten für den Anwender: kurze Wege, effiziente Strukturen und schnelle Servicereaktionen.

Leistungsstarker Service

Solide Basis

Mit einem Liebherr Teleskoplader entscheidet sich der Kunde auch für eine solide langfristige Partnerschaft. Unsere Herstellerwerke und Servicepartner sind die Garanten dafür.

Dichtes Servicenetz

Ein weltweit dichtes Servicenetz und modern eingerichtete Servicestationen garantieren im Bedarfsfall eine schnelle Unterstützung. 98% aller Ersatzteile sind ab Lager verfügbar und können binnen kürzester Zeit aus dem modernen Zentrallager versendet werden.

Komfortable Wartung

Bei der Planung der neuen Teleskoplader wurde großer Wert auf die Wartungsfreundlichkeit gelegt. So sind alle Wartungspunkte für die tägliche Kontrolle leicht zugänglich. Die Betankung kann bequem vom Bodenniveau durchgeführt werden.

Wissen sichert Werte

Erfahrung und Schulung

Umfassendes Know-how sichert die erstklassige und effektive Ausführung aller Service- und Wartungsarbeiten. Dies trägt entscheidend zur Verfügbarkeit und Rentabilität bei. Die Liebherr-Kundendiensttechniker werden in den Werken intensiv aus- und weitergebildet. Sie verfügen über ein umfassendes Wissen zur schnellen und sicheren Servicedurchführung.

Beständiger Dialog mit den Anwendern

Wir nutzen Expertenwissen ebenso wie praktische Erfahrungen unserer Kunden, um Maschinen und Dienstleistungen konsequent zu optimieren – aus der Praxis für die Praxis.

Kompetente Beratung und Dienstleistung

Erfahrene Fachkräfte bieten Ihnen Entscheidungshilfen für Ihre spezifischen Anforderungen: einsatzorientierte Verkaufsberatung, Servicevereinbarungen, preiswerte Reparaturalternativen, Originalteilemanagement, vorbeugende Servicemaßnahmen sowie Ferndiagnose zur Fehleranalyse und Behebung.



Höchste Service-Qualität

Bestens ausgebildetes Servicepersonal und eine kundenbezogene Einsatzplanung garantieren schnelle Ersatzteilversorgung und schaffen die Basis für hohe Maschinenverfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit.



Zeit- und Kostenersparnis

- Alle Servicepunkte sind zentral und gut zugänglich angeordnet. Die tägliche Inspektion der Maschine gestaltet sich dank der weit öffnenden Motorhaube einfach und zeitsparend
- Lange Wartungsintervalle sparen Kosten und minimieren Stillstandszeiten



Zuverlässige Schmierung

Um die Wartung der Maschine auf ein Minimum zu reduzieren, gibt es verschiedene Schmiervarianten:

- Schmierung über herausgeführte Schmierstellen – Easy Lube
- Schmierung über drei zentrale Punkte – Centralised Lube
- Schmierung über automatische Zentralschmieranlage – Auto Lube

Technische Daten

Dieselmotor

Dieselmotor	Liebherr Deutz TCD3.6 L4 Emissionsgrenzwerte gemäß ECE-R.96 Stufe IIIa, 2016/1628 Stufe V, EPA/CARB Tier 4 Final
Nennleistung ISO 14396	105 kW / 143 PS bei 2.300 ¹ /min.
Max. Drehmoment	550 Nm bei 1.600 ¹ /min.
Hubraum	3,6 l
Bauart	4-Zylinder Reihomotor, wassergekühlt, Abgasturbolader mit Ladeluftkühler
Einspritzung	Elektronische Common-Rail-Einspritzung
Luftfilter	Trockenluftfilter mit Sicherheitselement und integrierten Vorabscheidern
Kühlung	Lüfter hydrostatisch angetrieben und thermostatisch geregelt
Betriebsspannung	12 V
Batterien	12 V / 180 Ah
Lichtmaschine	14 V / 150 A
Anlasser	3,2 kW

Fahrertrieb

Bauart	Stufenloser hydrostatischer Fahrertrieb mit Axialkolbenverstellpumpe und Hydromotor im geschlossenen Kreislauf, Vor- und Rückwärts-fahrt durch Förder- richtungswechsel der Verstellpumpe
Filterung	Druckfilter für geschlossenen Kreislauf
Steuerung	Durch elektronisches Fahrpedal sowie kombiniertes Inch-Bremspedal, stufenlose Anpassung der Geschwindigkeit. Fahrtrichtungsänderungen über Multifunktionsjoystick wählbar
Fahrgeschwindigkeit	Stufenlos regulierbar 0 - 40 km/h 0 - 30 km/h (optional) 0 - 20 km/h (optional)

Schallpegel

Schalldruckpegel nach EN 12053	
L _{pA} (in der Fahrerkabine)	69 dB(A)
Schallleistung nach 2000/14/EG und Verordnung (EU) 2024/1208	
L _{WA} (an die Umgebung)	101 dB(A)

Bremsen

Betriebsbremse	Selbsthemmung des hydrostatischen Fahrertriebes auf alle 4 Räder wirkend, hydraulisch betätigte nasse Lamellenbremsen in Vorderachse (innenliegend)
Feststellbremse	Innenliegende hydraulische Federspeicherbremse in der Vorderachse

Fahrerkabine

Kabine	Elastisch gelagerte, geschlossene Kabine mit Überdruckbelüftung. Integrierte ROPS / FOPS Struktur, getönte Sicherheitsverglasung für durchgehende Front- und Dachscheibe, Scheibenwisch- und Waschanlage für Front- und Heckscheibe, Lenksäule in der Neigung per Fußpedal verstellbar. Oberer Teil der Fahrertür lässt sich um 180° öffnen und arretieren.
Fahrersitz	Mehrfach verstellbarer gefederter Fahrersitz mit Sicherheitsgurt, auf das Gewicht des Fahrers einstellbar
Belüftung	Mehrstufiges Gebläse mit Frischluftansaugung und Filterung, 7 verstellbare Luftdüsen, 2 Luftauslässe Frontscheibe, Heckscheibe kippbar
Heizung	Warmwasserheizung
Kältemittel	R134a
Treibhauspotenzial	1.430
Menge bei 25°C	900 g
CO ₂ -Äquivalent	1,29 t
Vibrationsemission	
Hand-Arm-Vibration	< 2,5 m/s ² , gemäß ISO 5349-1:2001
Ganzkörper-Vibration	0,19 - 0,71 m/s ² , entspricht dem technischen Report ISO/TR 25398:2006
Messunsicherheit	Gemäß Norm EN 12096:1997 bzw. ISO 7574-4

Die Klimaanlage enthält fluoridierte Treibhausgase.

Bereifung

Standardbereifung	Mitas MPT-04 400/70-24
Bauart	Schlauchlose Reifen auf einteiligen Felgen
Sonderbereifung	Gemäß Spezifikationen durch Hersteller

Lenkung

Bauart	Hydraulische Lenkung der Vorder- und Hinterachse
Lenkartentypen	Lenkarten 3 + 1 elektronisch vor wählbar: - Vorderradlenkung (für Straßenfahrt) - Allradlenkung - Hundegang - Vorderradlenkung mit verstellter Hinterachse

Achsen

Antrieb	Allradantrieb
Vorderachse	Achsschenkellenkung, starr gelagert, bei 10m Modell Niveaueausgleich mit 8° Pendelwinkel
Hinterachse	Achsschenkellenkung, pendelnd gelagert mit 11° Pendelwinkel
Differential	Automatisch 45% Selbstsperrdifferential in der Vorderachse
Übersetzung	Planetengetriebe in den Radnaben

Nachfüllmengen

Kraftstofftank	150l
Harnstofftank	10l
Kühlsystem	18l
Motoröl (inkl. Filterwechsel)	8,5l
Hydrauliktank	96l
Hydraulik gesamt 6 m und 7 m Modelle	140l
Hydraulik gesamt 10m Modell	150l
Differentialgetriebe vorne	8,5l
Differentialgetriebe hinten	8,5l
Vorderachse Radnabe, je	1,0l
Hinterachse Radnabe, je	1,0l

Leistungsdaten

		T 38-6s	T 33-7s	T 38-7s	T 42-7s	T 33-10s
Einsatzgewicht mit Standardgabel, mit vollem Dieseltank, Minimalausstattung, Michelin XMCL (460/70-24) Reifen und ohne Fahrer	kg	7.420	7.500	7.540	7.750	8.100
Max. Traglast	kg	3.800	3.300	3.800	4.200	3.300
Max. Hubhöhe	mm	6.225	6.925	6.925	6.925	9.747
Max. Reichweite bis Gabelzinkenrücken	mm	3.204	3.996	3.996	4.001	7.176

Arbeitshydraulik

Hydrauliksystem	Load Sensing-Pumpe
Max. Fördermenge	160l/min. bei 1.900 ¹⁾ /min. (Dieselmotordrehzahl)
Max. Betriebsdruck	250 bar ¹⁾ bzw. 270 bar ²⁾
Filterung	Rücklauffilter und Ansaugfilter
Steuerung	Multifunktionsjoystick
Angesteuerte Funktionen	Heben, senken, einkippen, auskippen, einteleskopieren, austeleskopieren, schließen, öffnen, vorwärts, rückwärts „Unterteilung der Fahrbereiche“
Sicherheitsventile	Senkbremsventile an Hub-, Kipp- und Teleskopierzylinder
Endlagendämpfung	Heben, senken, einteleskopieren
EcoMotion	Mit EcoMotion kann der Ausleger ohne Unterstützung des Dieselmotors gesenkt werden


¹⁾ T 33-7s

²⁾ T 38-6s, T 38-7s, T 42-7s und T 33-10s

Taktzeiten (ohne Last, ohne Endlagendämpfung)


		T 38-6s	T 33-7s	T 38-7s	T 42-7s	T 33-10s
Heben	sek	6,8	6,8	6,8	7,0	6,5
Senken	sek	5,0	5,0	5,0	6,2	5,3
Aussteleskopieren	sek	4,8	5,7	5,7	6,3	11,6
Einteleskopieren	sek	3,5	4,2	4,2	5,1	8,2
Einkippen voller Winkel	sek	3,7	3,7	3,7	3,7	3,3
Auskippen voller Winkel	sek	3,3	3,3	3,3	3,3	3,0

Abmessungen



Abmessungen (Alle Angaben mit Standardbereifung, Standardgabel oder Standardschaufel (0,9 m³))

		T 38-6s	T 33-7s	T 38-7s	T 42-7s
A Gesamthöhe	mm	2.474	2.474	2.474	2.474
B Gesamtbreite über Standardbereifung	mm	2.327	2.327	2.327	2.327
C Spurbreite	mm	1.920	1.920	1.920	1.920
D Wenderadius über Räder	mm	4.065	3.950	4.070	4.050
E Wenderadius über Gabelzinken	mm	4.800	4.850	4.750	4.920
F Hecküberhang	mm	784	784	784	784
G Radabstand	mm	2.850	2.850	2.850	2.850
H Gesamtlänge bis Gabelzinkenrücken	mm	4.710	4.905	4.910	4.910
I Reichweite bei max. Hubhöhe mit ausgefahrenem Teleskop und max. Auskippwinkel	mm	-	449	449	449
J Max. Ankippwinkel Palettengabel unten		12,9°	12,9°	12,9°	12,9°
K Schütthöhe bei max. Hubwinkel von 61,9° mit ausgefahrenem Teleskop und max. Auskippwinkel	mm	5.536	6.235	6.235	6.235
L Max. Auskippwinkel Standardschaufel bei max. Hubwinkel		44,4°	44,4°	44,4°	44,4°
M Max. Auskippwinkel Standardschaufel bei 4 m Ladekante		58,1°	58,1°	58,1°	58,1°
N Bodenfreiheit (Mitte Fahrzeug)	mm	405	405	405	405
Max. Drehwinkel Geräteaufnahme		150°	150°	150°	150°




Abmessungen (Alle Angaben mit Standardbereifung, Standardgabel oder Standardschaufel (0,9 m³))

			T 33-10s
A Gesamthöhe	mm		2.474
B Gesamtbreite über Standardbereifung	mm		2.327
C Spurbreite	mm		1.920
D Wenderadius über Räder	mm		4.100
E Wenderadius über Gabelzinken	mm		5.200
F Hecküberhang	mm		784
G Radabstand	mm		2.850
H Gesamtlänge bis Gabelzinkenrücken	mm		5.104
I Reichweite bei max. Hubhöhe mit ausgefahrenem Teleskop und max. Auskippwinkel	mm		2.339
J Max. Ankippwinkel Palettengabel unten			12°
K Schütthöhe bei max. Hubwinkel von 61,9° mit ausgefahrenem Teleskop und max. Auskippwinkel	mm		9.258
L Max. Auskippwinkel Standardschaufel bei max. Hubwinkel			44,4°
M Max. Auskippwinkel Standardschaufel bei 4 m Ladekante			31,2°
Bodenfreiheit (Mitte Fahrzeug)	mm		405
Max. Drehwinkel Geräteaufnahme			126°


Traglastkurven (gem. EN 1459 Anhang B)

Alle Angaben mit Standardschnellwechsler, Lastschwerpunkt (LSP) 500 mm, Standardbereifung und Standardgabel


T 38-6s




T 33-7s




T 38-7s



T 42-7s



T 33-10s



Ausstattung



Grundgerät

Abschleppkupplung hinten	+
Abschleppkupplung vorne	+
Anhängekupplung mit automatischer Verriegelung	+
Auslegerführung am Grundrahmen	+
Auto Hill Assist	●
Fahrschwingungsdämpfer – Comfort Drive	+
Heck Steckdose 7-polig	+
Hinterachse mit 11° Pendelwinkel	●
Hydraulik-Ölstandsüberwachung	+
Inch-Bremspedal	●
Kennzeichenhalter beleuchtet	+
Kraftstoff-Vorheizung	+
Lenkarten 3 + 1, elektronisch vorwählbar	●
Liebherr Connect – Datenübertragungssystem	+
Motorkonsole Rundumschutz	+
Niveaueausgleich Vorderachse (bei 10 m Modell)	●
Schmierung über automatische Zentralschmieranlage – Auto-Lube	+
Schmierung über drei zentrale Punkte – Centralised-Lube	+
Schmierung über herausgeführte Schmierstellen – Easy-Lube	+
Schmierung Vorbereitung für automatische Zentralschmieranlage	+
Schutzabdeckung Hauptrahmen	+
Schutzabdeckung Hauptrahmen und Unterboden	+
Schutzwachs für aggressive Medien (Schutzwachs am Teleskopkopf und an Gerätefront)	+
Schutzwachs für Überseetransport	+
Selbstsperrdifferential 45 % in Vorderachse	●
Sonderlackierung	+
Spiegel mit Sicht auf Anhängerkupplung	+
Straßenverkehrszulassung Deutschland	+
Teleskoparm 2-teilig (bei 6 m und 7 m Modelle)	●
Teleskoparm 3-teilig (bei 10 m Modell)	●
Werkzeugsatz	+
Werkzeugsatz mit Werkzeugbox	+



Fahrerkabine

12 V-Steckdose	●
Ablagefach unter dem Sitz	●
Arbeitsscheinwerfer am Teleskop (LED oder LED+)	+
Arbeitsscheinwerfer auf die Anhängerkupplung gerichtet (LED oder LED+)	+
Arbeitsscheinwerfer Kabine hinten (LED oder LED+)	+
Arbeitsscheinwerfer Kabine vorne (LED oder LED+)	+
Arbeitsscheinwerfer nach rechts und links gerichtet (LED oder LED+)	+
Armlehne am Sitz montiert und mitschwingend	+
Display 3,5" Farbe	●
Display 7" Farbe	+
Fahrbeleuchtung (LED oder LED+)	●
Fahrersitz luftgefedert inkl. Sitzheizung und Rückenlehnenverlängerung	+
Fahrersitz mechanisch mit Stoffbezug und Rückenlehnenverlängerung	●
Fahrersitz mit Niederfrequenzfederung inkl. Sitzheizung und Rückenlehnenverlängerung	+
Fahrertür 2-geteilt (oberer Teil kann 180° geöffnet werden)	●
Handyhalterung	+
Heizung	●
Heizung Heck- und rechte Seitenscheibe	+
Innenbeleuchtung	●
Innenspiegel	+
Kleiderhaken	●
Klimaanlage	+
Lenksäule in der Neigung verstellbar	●
Liebherr Silent Design (anti noise Paket zur Reduzierung der Lautstärke)	+
Multifunktionshalterung	+
Multifunktionsjoystick am Sitz Montiert und Mitschwingend	●
Radio mit USB Anschluss	●
Radiovorbereitung	+
Scheibenwisch- und Waschanlage hinten	●
Scheibenwisch- und Waschanlage vorne mit Intervallschaltung (auch Dachbereich)	●
Sonnenrollo für Dach- und Frontscheibe	+
USB-A und USB-C Ladebuchse	●



Arbeitshydraulik

Arbeitshydraulik deaktivierbar (für Straßenfahrt)	●
Druckentlastung für Arbeitshydraulik am Teleskopkopf	+
EcoMotion	●
Erweiterung für Arbeitskreis 3 (hydraulisch & elektrisch)	+
Front Anbaugerät Steckdose 4 polig schaltbar	+
Heckhydraulik, einfach- und doppeltwirkend	+
Heckhydraulik, einfachwirkend	+
Heckhydraulik, konstante Durchflussmenge	+
Heckhydraulik, Vorbereitung	●
High Flow am Teleskopkopf (durch Parallelschaltung des AK3)	+
Hydraulik Arbeitskreis-3 am Teleskopkopf	●
Hydraulikpumpe, Fördermenge 160 l/min.	●
Kippzylindersperre	+
Konstante Durchflussmenge für Arbeitshydraulik am Teleskopkopf	+
Leckölleitung	+
Schaufelrückführung	+
Schmutzabweiser am Teleskop	+
Vorbereitung Elektrik am Teleskopkopf	+
Vorheizung für Hydrauliköl über externe Stromversorgung 230 V	+



Bereifung

Alliance A580 – 460 / 70 R24	+
Firestone Duraforce-Utility – 460 / 70 R24	+
Michelin BibLoad – 400 / 70 R20 schaumgefüllt ¹⁾	+
Michelin BibLoad – 460 / 70 R24	+
Michelin Bibload 500/70 R24 ²⁾	+
Michelin Crossgrip 460/70 R24	+
Vredestein Endurion 500/70 R24 ²⁾	+
Michelin X Mine D2 12.00 R 24 TL ²⁾	+
Michelin XMCL – 460 / 70 R 24	+
Mitas MPT 01 – 405 / 70-20	+
Mitas MPT 01 – 405 / 70-24	+
Mitas MPT 04 – 400 / 70-24	●

● = Standard

+ = Option

¹⁾ Nur für T 38-6s, T 33-7s und T 42-7s verfügbar

²⁾ Nur für T 38-7s und T 42-7s verfügbar

Ausstattung



Sicherheit

Diebstahlsicherung CESAR (Construction Equipment Security and Registration)	+
Diebstahlsicherung über das Zündschloss	+
Endlagendämpfung beim Heben, Senken und Einteleskopieren	●
Feuerlöscher	+
Hubzylinderstütze (für Wartungsarbeiten)	+
Kabine mit ROPS FOPS Schutz	●
Niveaumanzeige über eine Libelle	●
Notaus-Taster	●
Notausstieg über die Heckscheibe	●
Notfallpaket (Verbandskasten, Warnweste und Warndreieck)	+
Notfallabsenkung für Ausleger	+
Rückfahr-, Seitwärts- und Teleskopantenlenkstückkamera	+
Rückfahrkamera	+
Rückfahrwarneinrichtung akustisch	●
Rückfahrwarneinrichtung White Noise	+
Rundumkennleuchte gelb klappbar (auch in LED Ausführung)	+
Schutzgitter für Dachscheibe	●
Schutzgitter für Dach- und Frontscheibe	+
Überlastwarneinrichtung für Australien	+
Überlastwarneinrichtung mit automatischer Abschaltung und akustischem und optischem Signal konform zur EN 15000	●
Unterlegkeil (1-fach)	+
Unterlegkeil (2-fach)	+
Warnblinkanlage	●
Winkelanzeige am Teleskoparm	+



Assistenzsysteme

Arbeitshydraulik Feinststeuerung	+
Automatische Schaufelrückführung	+
Autopower	+
MultiMotion (automatisches Auslegereinziehen)	+
Schaufelrüttelfunktion	+



Fahr Antrieb

Abgasstufe IIIA	+
Abgasstufe V	●
Allradantrieb permanent	●
Fahr Antrieb: 20 km/h / 105 kW / 57 kN Zugkraft	+
Fahr Antrieb: 30 km/h / 105 kW / 57 kN Zugkraft	+
Fahr Antrieb: 40 km/h / 105 kW / 57 kN Zugkraft	●
Fahr Antrieb: 20 km/h / 105 kW / 68 kN Zugkraft ¹⁾	+
Fahr Antrieb: 30 km/h / 105 kW / 68 kN Zugkraft ¹⁾	+
Fahr Antrieb: 40 km/h / 105 kW / 68 kN Zugkraft ¹⁾	+
Hydrostatischer Fahr Antrieb	●
Lüfterantrieb reversibel	+
Lüfterantrieb stufenlos hydrostatisch	●
Luftfilter mit automatischer Staubaustragung	+
Manuelles Steuerungspaket für Motordrehzahl und Fahrgeschwindigkeit	+



Ausrüstungen

Hebeöse und Haken für Schnellwechsler hydraulisch Claas Scorpion	+
Hydraulischer Multikuppler 2-fach und 4-fach für Schnellwechsler Claas Scorpion	+
Schnellwechsler hydraulisch Claas Scorpion	+
Schnellwechsler hydraulisch JCB Q-Fit	+
Schnellwechsler hydraulisch Liebherr Compact Radlader	+
Schnellwechsler hydraulisch Manitou	+
Schnellwechsler mechanisch Claas Scorpion	●
Schnellwechsler mechanisch Manitou	+
Universaladapterplatte für Anbaugeräte passend für Claas Scorpion Schnellwechsler	+


● = Standard

+ = Option

¹⁾ Nur für T 38-7s und T 42-7s verfügbar

Ausrüstungs- und Anbauteile fremder Fabrikate dürfen ohne Abstimmung mit Liebherr nicht ein- oder angebaut werden.

Die Firmengruppe Liebherr



Global und unabhängig: Erfolgreich seit über 75 Jahren

Gegründet wurde Liebherr im Jahr 1949: Mit der Entwicklung des ersten mobilen Turmdrehkrans der Welt legte Hans Liebherr den Grundstein für ein erfolgreiches Familienunternehmen, das heute über 150 Gesellschaften auf allen Kontinenten umfasst und über 55.000 Mitarbeitende beschäftigt. Dachgesellschaft der Firmengruppe ist die Liebherr-International AG in Bulle (Schweiz), deren Gesellschafter ausschließlich Mitglieder der Familie Liebherr sind.

Technologieführerschaft und Pioniergeist

Liebherr versteht sich als Pionier. Aus dieser Haltung heraus gestaltet das Unternehmen die Technologiesgeschichte in vielen Branchen maßgeblich mit. Bis heute teilen Mitarbeitende auf der ganzen Welt den Mut des Unternehmensgründers, bislang unbekannte Wege zu beschreiten. Sie alle verbindet die Leidenschaft für Technik und faszinierende Produkte sowie die Entschlossenheit, für ihre Kunden Herausragendes zu leisten.

Breit diversifiziertes Produktprogramm

Liebherr zählt zu den größten Baumaschinenherstellern der Welt, bietet aber auch auf vielen anderen Gebieten hochwertige, nutzenorientierte Produkte und Dienstleistungen an. Das Produktprogramm umfasst die Segmente Erdbewegung, Materialumschlag, Spezialtiefbau, Mining, Mobil- und Raupenkrane, Turmdrehkrane, Betontechnik, Maritime Krane, Aerospace und Verkehrstechnik, Verzahn-technik und Automationssysteme, Kühl- und Gefriergeräte, Komponenten sowie Hotels.

Maßgeschneiderte Lösungen und höchster Kundennutzen

Liebherr-Lösungen zeichnen sich durch höchste Präzision, exzellente Umsetzung und besondere Langlebigkeit aus. Das Beherrschen von Schlüsseltechnologien versetzt das Unternehmen in die Lage, seinen Kunden auch maßgeschneiderte Lösungen anzubieten. Der Kundenfokus endet bei Liebherr jedoch nicht am Produkt, sondern umfasst ebenso eine Vielzahl an Dienstleistungen, die einen wirklichen Unterschied machen.

www.liebherr.com

Liebherr-Werk Telfs GmbH

Hans-Liebherr-Straße 35 • 6410 Telfs, Austria • Phone +43 50809 6-100

lwmarketing@liebherr.com • www.liebherr.com • www.facebook.com/LiebherrConstruction