

# FRPSvg 1402 versione 924

Frigorifero GN 2/1 – ventilato

Performance



|                                                   |                                                                                |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Volume lordo/utile                                | 1360/1096 l                                                                    |
| Dimensioni esterne in mm (L/P/A)                  | 1427/867/2150                                                                  |
| Dimensioni interne in mm (L/P/A)                  | 1239/650/1512                                                                  |
| Classe di efficienza energetica                   | <b>B</b> <sup>1</sup>                                                          |
| Consumo energetico in 365 giorni                  | 807 kWh                                                                        |
| Classe climatica (direttiva sull'energia)         | 5                                                                              |
| Classe di temperatura (direttiva sull'energia)    | M1                                                                             |
| Temperatura ambiente                              | +10 °C a +40 °C <sup>2</sup>                                                   |
| Gas refrigerante                                  | R 290                                                                          |
| Rumorosità (potenza sonora)                       | 60 dB(A)                                                                       |
| Valore collegamento                               | 4,0 A                                                                          |
| Frequenza / tensione                              | 50 Hz / 220-240 V~                                                             |
| Dissipazione di calore                            | 520 kJ/h                                                                       |
| Sistema di raffreddamento                         | ventilato                                                                      |
| Sbrinamento                                       | automatico                                                                     |
| Intervallo di temperatura                         | -2 °C a +15 °C                                                                 |
| Materiale del corpo esterno/colore                | Acciaio al nichel-cromo (1.4301/AISI 304) / acciaio inox                       |
| Materiale porta / colore                          | Acciaio al nichel-cromo (1.4301/AISI 304) / acciaio inox                       |
| Materiale contenitore interno                     | Acciaio al nichel-cromo (1.4301/AISI 304)                                      |
| Tipo di comando                                   | display monocromatico con pulsanti touch                                       |
| Display                                           | digitale esterno                                                               |
| Illuminazione interna                             | illuminazione LED dall'alto                                                    |
| Allarme in caso di innalzamento della temperatura | ottico ed acustico                                                             |
| Tipo di rete                                      | SmartModule                                                                    |
| Soluzione di rete                                 | integrabile                                                                    |
| Interfaccia                                       | WLAN/LAN (optional)                                                            |
| Griglie regolabili di appoggio                    | 6                                                                              |
| Materiale griglie di appoggio                     | griglie rivestite di materiale plastico                                        |
| Carico massimo griglie di appoggio                | 60 kg                                                                          |
| Maniglia                                          | maniglia integrata                                                             |
| Ruote                                             | ruote anteriori orientabili con freno di stazionamento, posteriori orientabili |
| Chiusura                                          | azionamento meccanico                                                          |
| Porta a chiusura automatica                       | sì                                                                             |
| Battuta della porta                               | cerniere sinistra / cerniere destra                                            |
| Peso lordo/netto                                  | 225/191,8 kg                                                                   |
| EAN-Nr.                                           | 9005382288870                                                                  |

<sup>1</sup> Ai sensi del regolamento 2015/1094-IV.

<sup>2</sup> Indica la temperatura ambiente con la quale l'apparecchio può essere utilizzato in modo sicuro.