

# CNsdC 5703

Combinato con zona EasyFresh e NoFrost

○ Pure



## CNsdc 5703

Combinato con zona EasyFresh e NoFrost  
 ○ Pure



← 60 →



|                                                   |                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe di efficienza energetica                   |                                                                                                                                                    |
| Consumo in (365 giorni/24h)                       | 162 / 0,443 kWh <sup>1</sup>                                                                                                                       |
| Volume totale                                     | 371 l <sup>2</sup>                                                                                                                                 |
| Volume                                            | Vano frigorifero: 267,9 l / Vano congelatore: 103 l                                                                                                |
| Rumorosità (potenza sonora)                       | 35 dB(A)                                                                                                                                           |
| Classe climatica                                  | SN-T (+10 °C a +43 °C)                                                                                                                             |
| Porte / Fianchi                                   | SmartSteel / Silver                                                                                                                                |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P)              | 201,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>                                                                                                                   |
| <b>Controllo</b>                                  |                                                                                                                                                    |
| Tipo di comando                                   | Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch<br>Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore |
| Interfaccia                                       | Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente                                                                                         |
| Allarme porta aperta                              | ottico e acustico                                                                                                                                  |
| Allarme in caso di innalzamento della temperatura | ottico e acustico                                                                                                                                  |
| <b>Frigorifero</b>                                |                                                                                                                                                    |
| Raffreddamento ventilato                          | PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi                                                                                                 |
| Controporta                                       | Mensole della controporta in plastica, Portauova                                                                                                   |
| Illuminazione                                     | Illuminazione LED dall'alto                                                                                                                        |
| Cassetti per frutta e verdura                     | 1 cassetto EasyFresh con guida integrata                                                                                                           |
| <b>Congelatore</b>                                |                                                                                                                                                    |
| Definizione stelle                                | ****                                                                                                                                               |
| Illuminazione                                     | -                                                                                                                                                  |
| Numero cassetti                                   | 3 cassetti, VarioSpace                                                                                                                             |
| Cap. di congelamento nelle 24 ore                 | 10 kg                                                                                                                                              |
| Tempo di cons. in caso di black-out               | 20 ore                                                                                                                                             |
| <b>Dotazioni di serie</b>                         |                                                                                                                                                    |
| Battuta della porta                               | Incernieratura delle porte reversibile                                                                                                             |
| Guarnizione della porta rimovibile                | sì                                                                                                                                                 |
| EAN-Nr.                                           | 4016803126058                                                                                                                                      |

<sup>1</sup> Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.

<sup>2</sup> In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

## Caratteristiche



### EasyFresh

Il cassetto EasyFresh ti aiuta a preservare in casa la freschezza dei prodotti appena acquistati. Sia che si tratti di frutta o verdura non confezionata: qui tutto viene conservato in modo ottimale. Grazie alla chiusura ermetica, il cibo fa aumentare l'umidità nel cassetto, preservando a lungo la freschezza degli alimenti.



### DuoCooling

Nessuno scambio dell'aria tra il vano frigorifero e il vano congelatore grazie ai due circuiti di refrigerazione completamente indipendenti che caratterizzano DuoCooling. Gli alimenti preservano così la loro freschezza e non ha luogo alcun passaggio di odori. In altre parole: minore spreco, acquisti meno frequenti ma, al contempo, maggior risparmio e migliore conservazione del cibo.



### NoFrost

Quando apri il congelatore, desideri vedere i prodotti congelati, ma certamente non ghiaccio o brina. NoFrost protegge il vano congelatore dal ghiaccio indesiderato, che oltretutto consuma molta energia generando costi molto alti. NoFrost significa: non dovrai più sbrinare il vano congelatore – con risparmio di denaro, fatica e tempo da dedicare ad altro.



### SmartDeviceBox integrabile in un secondo momento

Vuoi essere al passo per la gestione smart della casa del futuro? Il tuo Liebherr ti assiste volentieri in questo: potrai potenziarlo con uno SmartDeviceBox che lo trasferirà in Internet. Lo SmartDeviceBox può essere installato in quattro e quattr'otto e spalancarti da subito le porte al mondo intero di opzioni digitali.



### SmartSteel

Grazie alla superficie SmartSteel, il design di questa apparecchiatura è minimale e pulito, rendendola il complemento perfetto per qualsiasi cucina. La lucidatura orizzontale esalta l'acciaio inox, conferendogli una lucentezza setosa e rendendolo piacevole al tatto. Lo speciale rivestimento minimizza le impronte e rende la superficie antigraffio, mantenendo sempre perfetto l'aspetto dell'apparecchiatura.




### Display tattile

Toccare per credere: comandi semplici e intuitivi grazie al display tattile che caratterizza i modelli Liebherr. Tutte le funzioni sono disposte in modo chiaro sul display. Per selezionare le funzioni o controllare la temperatura effettiva del frigorifero ti basterà toccarle semplicemente con un dito.

## Disegno tecnico

---



I prodotti e i loro dettagli sono presentati a scopo pubblicitario. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per garantire l'accuratezza di tutti i dati e le informazioni contenute in questo volantino, Liebherr si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Quando le dimensioni, le specifiche e le prestazioni effettive dell'apparecchio sono di fondamentale importanza, si consiglia di controllare le istruzioni di installazione che accompagnano l'apparecchio in questione. Liebherr non è responsabile per eventuali danni. (24.02.2026)



[home.liebherr.com](https://home.liebherr.com)