

# FRPSrh 6511

Refrigerador GN 2/1 enfriamiento  
circulación de aire

Perfection



Capacidad bruta/útil	597/486 l
Medidas exteriores en mm	697/867/2115
Medidas interiores en mm	509/650/1512
Consumo energético en 365 días	- kWh
Clase climática (directiva energética)	5
Clase de temperatura (directiva energética)	M1
Franja de temperatura ambiente	+10 °C a +40 °C <sup>1</sup>
Potencia nominal	4,0 A
Frecuencia / tensión	50/60 Hz / 220-240 V~
Sistema refrigerante	dinámico
Descongelación	automático
Gama de temperaturas	+1 °C a +15 °C
Material de la carcasa / color	Acero al cromo-níquel (1.4301 / AISI 304) / acero inoxidable
Material de la puerta / color	Puerta de vidrio aislante con marco de acero al cromo-níquel (1.4301 / AISI 304) / acero inoxidable
Material de los recipientes interiores	Acero al cromo-níquel (1.4301 / AISI 304)
Tipo de mando	Pantalla a color de 2,4", Touch & Swipe
Indicación de la temperatura	exterior digital
Iluminación interior	Columna de luz LED a la izquierda, conexión de forma independiente
Alarma en caso de fallo	óptico y acústico
Tipo de conectividad	SmartModule
Solución de conectividad	Integrado, desmontable
Interface	WLAN/LAN
Estantes regulables	4
Material de estantes	Rejillas revestidas de materia plástica
Capacidad de carga de estantes	60 kg
Altura de patas regulables	115-175 mm
Tirador	Tirador
Clase de candado	mecánico
Puerta con mecanismo de cierre auto.	sí
Sentido de apertura de puerta	derecha intercambiable
Peso bruto/neto	201/178 kg
EAN-Nr.	9005382259290

<sup>1</sup> Indica la temperatura ambiente a la que el aparato puede funcionar con seguridad.