

Индивидуализация и брандиране

Открийте нашите възможности
за персонализация и дизайн

LIEBHERR

Охлаждане и замразяване



От носител на аромати до рекламно средство

Независимо дали става дума за фотореалистично изображение на продукта, артистичен мотив от или забележително лого на компанията - хладилниците за напитки с впечатляващ дизайн повишават осведомеността за вашата марка и увеличават продажбите.

Либхер залага на иновативни процеси на печат и висококачествена изработка.



информация за нашите
варианти на оборудване
на нашия уебсайт.



Вашето брендиране в правилната светлина



Индивидуален дизайн на цветовете

Персонализирайте устройството си така, както желаете ! Изключителните възможности за брендиране при директния цифров печат ни позволяват да устройствата в клиентската версия с индивидуални специални заявки в завода. Можем да изпълним почти всяко изискване и всяко приложение.



Стикер

При тази много разпространена и най-разпространена до момента техника желаният мотив се нанася върху подходящ стикер (обикновено PVC фолио), в зависимост от количеството и мотива. След това то се прецизира корпуса на гръдния кош или на шкафа с пяна.



LED осветление Интегрирана в стъклената врата


В стъклената врата може да се гравира персонализиран мотив, който след това да се освети. Осветен е само мотивът и по този начин той се показва по най-добрия начин. Гравюрата е разположена между двете стъкла от изолационно стъкло (възможно при FKv 503).

Оборудван за всичко с аксесоари.

От улея за бутилки до опората за перфорирани плочи и регулируемите крачета - охладителят за стоки на Либхер има всичко необходимо, за да се превърне в новия ви любим уред. Изберете от широка гама допълнителни екстри и превърнете охладителя за търговски стоки във ваш личен топ-продавач.



Дървен рафт
Дървеният рафт от меден бук за стабилно и сигурно съхранение в елегантен, висококачествен дизайн.



Поддръжка на перфорирана плоча
Изключително еластична опора за оптимална стабилност, дори за по-малки бутилки и контейнери.



Релси за скенер
Към решетката могат да се прикрепят шини за етикети с цени, кодове за сканиране или персонализирани рекламни съобщения.



Нивелиращи крачета и колелца
Лесни за монтиране колелца и крачета за лесно транспортиране и удобно почистване под уреда.



Слайд за бутилки
За леснодостъпни напитки, които са винаги под ръка; могат да се отварят за пълнене издърпване на телескопичните релси.



Брендиране на стъклена врата

Стъклената врата може да се персонализира с индивидуални стикери. Те се предлагат и като "непостоянни" , които лесно да бъдат отстранени по всяко време, без да оставят следи. Алтернативно, процесът на ситопечат предлага възможност за отпечатване на мотива от вътрешната страна на стъклото. - между 2 стъкла. Това не само осигурява дълга трайност на печата, но и гарантира реализирането на фини детайлни мотиви и високо качество при по-големи количества.



Подробни опции за брандиране и персонализиране

Независимо дали става дума за персонализиран външен вид на вашата марка или за специални функции на оборудването: уредите на Либхер ще подхождат на почти всеки

изисквания. Големият избор на модели и персонализирано оборудване улеснява работата, за да намерите идеалното решение за всяко приложение.



Повече информация за всички основни уреди можете да намерите на нашия уебсайт: **home.liebherr.com**



FKv 503 Premium



FKDv 4523 PremiumPlus



MRFvg 4011 Perfection

FKv 503

Тип	Вариант на клиента	от 25	от 50	от 100	от 250	от 500
Жилища	Черна стомана	■	■	■	■	■
	Начертан залепен контур		□	□	□	□
	Цифрово отпечатани	■	■	■	■	■
Стъклена врата	Рамка на стъклената врата от BlackSteel	■	■	■	■	■
	Цифрово отпечатана рамка на стъклена врата	■	■	■	■	■
	Залепване на стъкло по цялата повърхност		■	■	■	■
	Очертан контур на залепено стъкло		□	□	□	□
	Ситопечатно стъкло		□	□	□	□
	Осветено стъкло		□	□	□	□
	Печат в черно, сиво или бяло	■	■	■	■	■
	Механично заключване на вратата	■	■	■	■	■
Оборудване	Вертикално LED осветление от двете страни, с възможност за превключване и димиране			■	■	■
	■ Поставена табела за собственост (закупена от Liebherr или предоставена от Liebherr)	■	■	■	■	■
	1 или 2 опорни решетки	■	■	■	■	■
	Панта на вратата, лява	■	■	■	■	■
	IEC щепсел EC, CH или UK	■	■	■	■	■

Опции за персонализиране

		FKDv 42..		FKDv 4513/03		FKDv 4523	
Любезен	Вариант на клиента	от 25	от 50	от 25	от 50	от 25	от 50
Жилища	Корпус с прахово покритие в бяло	■	■		■		■
	Корпус с прахово покритие в сив цвят		■	■	■		■
	Корпус с прахово покритие в черно		■		■	■	■
	Цифрово отпечатан корпус	■	■	■	■	■	■
Вътрешен контейнер	Сребърен вътрешен резервоар, изпарител на задната стена и		■		■	■	■
	Сив сигнал за корпуса на вентилатора						
Врата (непрозрачен/прозрачен,	Вътрешен резервоар антрацит Задна стена на изпарителя и корпус на вентилатора черен		■		■		
	Стикер за стъклена врата						
	пълна повърхнина/контурна диаграма)		■		■		■
	PVC-U стъклена рамка на вратата в специален цвят (лакирана)		□				
	Рамка за врата от PVC-U стъкло в специален цвят (екструдирана)		□				
	Дръжка за вграждане в черно, сиво или бяло				■		■
	Пластмасова дръжка на вратата в черно		■				
	Дръжка на вратата от анодизиран алуминий		■				
	Уплътнение в сиво		■		■		■
	Уплътнение в черно		■		■		
	Прахово покритие на цялата врата в сиво		■				
	Прахово покритие на цялата врата в черно		■				
	Дигитално отпечатана цяла врата	■	■				
	Димируемо осветление				□		
	Допълнително второ вертикално LED осветление				■	■	■
Оборудване	Опорна мрежа черна, бяла или метализирана		■		■		■
	Подова решетка - черна, бяла или метализирана		■		■		■
	Гъвкава релса за скенер		■		■		■
	Консервирано плъзгало, неразтегаемо, метализирано, с основа		■		■		■
	Плъзгаща се кутия, метализирана, с основа		■		■		■
	Защитна скоба		■		■		■
	Колелца за предпазни решетки		■		■		■
	4 ролки h <75 mm						■
	Поставена табела за собственост (закупена от Liebherr или предоставена от Liebherr)		■		■		■
	Комплект Side-by-side		■		■		■
	Подсилен захранващ кабел на ЕС "Събитие"		■		■		■
	Капак на задния панел с прахово покритие в бяло		■		■		■
	Дигитално отпечатана задна корица		■		■		■
Дисплей	Отпечатан дисплей		■				
	Рамка на дисплея в черно или сиво		■				
	Рамка на дисплея в специален цвят		□				
	Персонализиран стикер за врата, отпечатан от вътрешната страна				■		
	Рамка Lightguider в черно или бяло				□		
	Рамка Lightguider в специален цвят, лакирана				□		
	Вътрешен световод с контур на логото на клиента или отпечатан						□
	Цвят на LED в синьо или бяло						■
	Анулиране на Lightguide						■
	Премахване на контролера на EMS						■

Опции за персонализиране

MRF-Modelle						
Любезен	Вариант на клиента	от 25	от 50	от 100	от 250	от 500
Жилища	Прахово боядисан корпус в черно, сиво или бяло	■	■	■	■	■
	Цифрово отпечатан корпус	■	■	■	■	■
Вътрешен контейнер	Вътрешен резервоар в сребристо, изпарител на задната стена и корпус на вентилатор в сиво		■	■	■	■
	Вътрешен резервоар антрацит Задна стена на изпарителя и корпус на вентилатора черен		■	■	■	■
Врата	Прахово покритие на цялата врата в черно, сиво или бяло	■	■	■	■	■
	Дигитално отпечатана цяла врата	■	■	■	■	■
	Стъклена рамка на вратата в черно, сиво или бяло	■	■	■	■	■
	Стъклени надлъжни профили на вратата от пластмаса в специален цвят (лакиран)		■	■		
	Надлъжни профили за стъклени врати PVC-U в специален цвят (екструдирани)				■	■
	Надлъжни профили за стъклени врати алуминий черен (анодизиран)		■	■	■	■
	Надлъжни профили за стъклени врати алуминий сребро (анодизиран)		■	■	■	■
	Стъклени надлъжни профили на вратата алуминий бял (прахово боядисан)		■	■	■	■
	Стикери за стъклени врати (непрозрачни/прозрачни, с цяла повърхност/ с контур)		■	■	■	■
	Дръжка за вграждане в черно, сиво или бяло	■	■	■	■	■
	Пластмасова дръжка на вратата в черно, сиво или бяло		■	■	■	■
	Дръжка на вратата от анодизиран алуминий		■	■	■	■
	Уплътнение в черно, сиво или бяло	■	■	■	■	■
	Механично заключване на вратата	■	■	■	■	■
	Електронно заключване на вратата с дистанционно управление		■	■	■	■
	Панта на вратата отляво		■	■	■	■
Осветление	Вертикално LED осветление от едната страна, пропуснато осветление на тавана	■	■	■	■	■
	Вертикално LED осветление от едната страна+ Таванна лампа	■	■	■	■	■
	Вертикално LED осветление от двете страни, пропуснато осветление на тавана	■	■	■	■	■
Оборудване	Опорна мрежа черна, бяла или метализирана	■	■	■	■	■
	Подова решетка - черна, бяла или метализирана	■	■	■	■	■
	Гъвкава релса за скенер	■	■	■	■	■
	Консервирано плъзгало, неразтегаемо, метализирано, с основа		■	■	■	■
	Плъзгаща се кутия, метализирана, с основа		■	■	■	■
	Защитна скоба		■	■	■	■
	Колелца за защитна конзола (приложени)		■	■	■	■
	4 ролки h <75 mm		■	■	■	■
	4 ролки h <150 mm		■	■	■	■
	Поставяне на етикет за собственост (закупен от Liebherr или предоставен от Liebherr)		■	■	■	■
	Комплект Side-by-side	■	■	■	■	■
	■ Подсилен захранващ кабел "Събитие" на		■	■	■	■
	ЕС	■	■	■	■	■
	Аналогов термометър във вътрешния контейнер		■	■	■	■
	Цифров термометър във вратата		■	■	■	■
	Капак на задния панел с прахово покритие в бяло		■	■	■	■
	Дигитално отпечатана задна корица		■	■	■	■
	SmartModule WLAN и мониторинг, вграден за включване (само MRFvg)		■	■	■	■

- = на разположение
- = предлага се при поискване



Оптимално насърчаване на продажбите

Добри причини за Liebherr

Предимствата накратко:

- Оптично усъвършенстване на устройствата чрез яркост на цветовете, висока разделителна способност, дълбочина на рязкост и триизмерен дисплей
- Персонализиран и гъвкав дизайн с ефективни рекламни послания
- Повишаване на познаваемостта на марката и увеличаване на продажбите
- Възможност за брендиране до 360° по заявка: дизайнът се отпечатва директно върху повърхността с прецизно прилягане и по цялата повърхност и се води по ръбовете на устройството
- Лесен за почистване, устойчив на надраскване и UV лъчи
- Могат да се реализират малки количества
- Устойчиво брендиране: случайно или умишлено отстраняване е невъзможно

Повишаване на осведомеността за вашата марка

В допълнение към охладителите за напитки Либхер предлага и възможност за индивидуално и впечатляващо брендиране на фризери за мърчандайзинг и сандъци за сладолед. По принцип можете да избирате между различни процеси и различни модели. При поискване можем да разработим индивидуални концепции за уреди, които перфектно вашата марка и специфични изисквания.



Допълнителна информация за нашите охладители за напитки можете да намерите на нашия уебсайт: **home.liebherr.com**

Или можете да се свържете директно с личния си контакт.

Етикетиране по поръчка и цифров печат

В зависимост от количеството и мотива желаната марка се нанася върху подходящ стикер, обикновено PVC фолио, ситопечат или цифров печат. То се поставя точно върху корпуса на гръдния кош от пяна.

Стикери за дисплей/странична стена/врата и индивидуален дизайн на цветовете

Индивидуалните цветови решения ви позволяват да представите марката си по атрактивен начин и да демонстрирате стоките още по-привлекателно. Страничните панели на сандъка и пластмасовите крайни елементи на рамката на сандъка могат да бъдат персонализирани.

Възможни са технически промени, грешки и отклонения в съдържанието на изображенията и текста. Цветови отклонения, дължащи се на медийната технология. За актуалното състояние на данните вижте home.liebherr.com.
Отпечатано в Германия от [mediaprint-solutions GmbH](http://mediaprint-solutions.com), 79433 231-09/01.2025

Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH - home.liebherr.com Тел.: +43 50809-21700
електронна поща: -
sales.at@liebherr.com service.at@liebherr.com spareparts.at@liebherr.com mproduktinfo.at@liebherr.com

