
The optimum of the telescopic crawler crane class

LTR 1220

Load charts – Ground slope

Tableaux des charges – Inclinaison du terrain

LIEBHERR


Mobile and crawler cranes



Lifting capacities

Forces de levage

T



	44 ft					58 ft					72 ft					86 ft					
	0,3°	0,7°	1,5°	2,5°	4°	0,3°	0,7°	1,5°	2,5°	4°	0,3°	0,7°	1,5°	2,5°	4°	0,3°	0,7°	1,5°	2,5°	4°	
10	295.4	295.4	295.4	261.7		295.4	295	275.7			295.4					295.4					10
11	295.4	295.4	285.5	246	138.4	295.4	287.7	259.3			295.4	274									11
12	294.1	287.2	268.5	232.8	138.2	295.2	270	243.6	209.8		293.9	258.1				240.9					12
13	290.2	270.8	252.4	221.1	138	289.5	253.1	232	202.2		288.3	241.8	218.1			261.8					13
14	277.9	254.4	239.1	212.2	138	278.2	239.2	222.5	195.1		276.9	229.7	209.8			263.7					14
15	266.7	240.9	228.7	204.7	138	266.9	228.3	214.3	188.6		263.5	219.2	202.2			259	210.9				15
16	256.1	229.7	219.8	197.7	138	255.8	219.3	206.8	182.5	97.6	249.8	210.4	195.2	169.4		244.8	202.5				16
17	246.2	220.6	212	191.1	138	245.8	211.5	199.9	176.9	97.8	240.2	202.7	188.6	164.2		235.6	195.1	178.7			17
18	237	212.5	204.7	184.9	138	237.4	203.8	193.2	171.4	97.9	231.7	195.5	182.5	159.3		226.3	188.1	172.9			18
19	228.2	205.1	197.8	179.1	138	229.4	197	187.1	166.4	97.9	223.2	188.8	176.9	154.8		217.7	181.5	167.4	141.8		19
20	219.7	198	191.3	173.6	138	221.2	190.2	181.1	161.5	97.9	215.2	182.6	171.2	150.3		210	175.6	162.5	142.9		20
22	204.3	184.7	179.1	163	138	206	178.4	170.5	152.7	97.9	201.3	171.6	161.7	142.6	64	195.8	166.4	154.7	135.4		22
24	190.7	172.5	167.5	152.3	135.1	192.5	167.9	160.9	144.7	97.8	188.7	161.5	152.8	135.4	63.8	183.5	157.6	147.1	128.8		24
26	178.6	160.8	156.1	141.8	125.6	180.4	158.3	152.2	137.4	97.8	177.6	152.4	144.8	128.8	63.8	172.6	148.9	139.9	122.8	40.3	26
28	167.7	149.3	144.8	131.4	115.8	169.5	149.6	144.3	130.6	97.8	167.6	144.3	137.5	122.8	63.8	163.1	141.4	133.2	117.4	40.4	28
30	157	137.7	133.2	120.5	105.4	159.2	141.5	136.8	124.2	97.8	158.7	137	130.9	117.7	63.8	154.4	134.4	127	112.4	40.9	30
32	143.3	125.1	120.5	108.2	93.5	150.1	134.1	129.9	117.9	97.8	150.5	130.3	124.9	113	63.8	146.4	127.9	121.3	107.7	41.6	32
34	126.7	109.8	104.9	92.9	78.1	141.5	127	123	111.6	96.8	142	124.2	119.3	108.5	63.8	139.1	122	116	103.4	42.3	34
36	99.3	84.2	78.1	66.4	50.9	133.3	120.1	116.3	106.3	93	133.9	118.5	114.1	104.5	63.8	132.7	116.7	111.3	99.4	42.2	36
38						125.9	113.3	109.7	100.3	87.3	126.5	113.1	109.1	100.4	63.8	125.8	111.7	106.8	95.7	42	38
40						118.8	106.6	103.1	94.1	81.5	119.5	108.1	104.5	96.2	63.8	118.9	107.1	102.6	92.1	41.8	40
45						101.7	89.5	85.8	76.6	65.4	104.2	96.4	93.2	85.9	63.8	103.5	96.8	93.1	84.1	41.7	45
50						68.8	57.8	53.1	44.2	32.4	90.8	87	84.1	76	62.8	93.3	87.8	84.8	76.7	41.7	50
55											82.2	75.8	72.9	65.3	54.8	82.3	79.5	76.7	69.5	41.7	55
60											72.1	62.3	59.1	51.9	43.3	73.4	71.4	69.1	62.4	41.7	60
65																65.9	64	61.5	55.2	41.7	65
70																59.7	55.5	53	46.9	37.5	70
75																52	44.4	41.6	37.2	29	75

t_242_00100_00_001 / 00200_00_001 / 00300_00_001 / 00400_00_001 / 00500_00_001


	100 ft					114 ft					128 ft					142 ft					
	0,3°	0,7°	1,5°	2,5°	4°	0,3°	0,7°	1,5°	2,5°	4°	0,3°	0,7°	1,5°	2,5°	4°	0,3°	0,7°	1,5°	2,5°	4°	
16	216.9																				16
17	216.5																				17
18	215	181.9																			18
19	212.1	177.9				176															19
20	205.8	172.2				175.4															20
22	191.7	161.5	148.2			174	155.8				117.7										22
24	179.3	152	140.3	121.2		171.7	147.3				124.8										24
26	168.4	143.6	133.2	115.4		167.1	139.1	127.4			120.8	112				99.5					26
28	160.6	136.1	126.9	110.4		158.2	131.7	121.2	94.3		116.4	107.9				98.7					28
30	153	129.4	120.9	105.7	27.3	149.6	125.1	115.5	94.2		111.9	103.9	94.4			96.2	89.4				30
32	145.4	123.4	115.8	101.5	28.7	141.8	119	110.6	94.2		107.6	100.1	91.3	66.1		93.4	87.1				32
34	138.1	117.6	110.7	97.4	28.8	134.8	113.6	105.7	91.9		103.4	96.3	88.3	66.1		90.4	84.8	78			34
36	131.8	112.5	106.2	93.8	28.8	128.5	108.6	101.5	88.6	16.1	99.2	92.7	85.3	66.1		87.4	82.5	76	48.4		36
38	125.9	107.7	101.9	90.3	28.8	122.8	104.1	97.5	85.3	16.2	95.1	89.1	82.4	66.1		84.9	80.2	73.9	48.4		38
40	120.4	103.3	98	87	28.9	117.3	99.7	93.6	82.2	16.2	91.2	85.8	79.5	66.1	8.5	82.6	77.9	71.9	48.4		40
45	105.5	93.6	89.2	79.7	29	104.2	90.3	85.3	75.4	16.1	82.7	78.2	72.9	65.1	9.3	76.8	72.2	66.9	48.3	3.5	45
50	92.3	85.2	81.7	73.4	29.4	90.8	82.2	78	69.4	16	75.1	71.4	66.9	62.3	10.1	70.9	67	62.4	48.3	3.7	50
55	81.3	77.8	74	67.6	30.4	80	75.1	71.1	64.2	16.3	68.7	65.6	62.2	58.8	10.2	65.5	62.1	58.2	48.3	3.9	55
60	72.4	69.6	66.6	62.1	31.3	71	67.5	63.8	59.5	16.5	63.4	61.2	58.9	56	10.1	60.6	57.7	54.4	48.1	4	60
65	64.9	62.7	60.3	56.8	32.5	63.5	60.7	57.7	54.3	16.9	59.7	57.8	55.8	53.3	10.1	56.1	53.7	50.8	46.8	4.3	65
70	58.6	56.8	55	51.6	34.5	57.2	54.9	52.4	49.6	17.4	56.6	54.9	52.8	49.9	10.1	52.2	50	47.5	44.3	4.6	70
75	53.2	51.8	50.4	46.3	36.9	51.7	49.8	47.8	46.1	18.3	53.5	51.2	48.7	45.8	10.4	48.5	46.6	44.4	41.8	5	75
80	48.5	47.4	45.7	41	34.3	47.2	46.4	45.4	44.2	19.7	48.8	46.8	44.7	42.4	10.7	45.3	43.6	41.7	39.4	5.5	80
85	44.4	41	40	35.9	27.6	45	44.4	43.5	41.2	21.8	44.6	43	41.2	39.2	11.2	42.2	40.7	38.9	36.5	5.8	85
90	39.4	33.4	30.8	26.1	19.4	42.4	41.4	40.4	36.9	23.9	40.9	39.6	38.1	36.4	11.9	39.2	37.6	35.8	33.9	6	90
95						39.2	38.3	36.5	32.1	25.9	37.6	36.5	35.3	33.9	13.2	36	34.9	33.7	32.3	6.3	95
100						36.3	32.5	30.4	26.6	21.8	34.7	33.8	32.8	31.4	14.7	33.9	32.9	31.7	30.7	6.7	100
105						28.2	24.5	22.1	17.9	12.2	32.1	31.4	30.6	27.9	15.9	31.8	31.2	30.5	29.4	7.3	105
110											29.7	29.1	27.4	25.3	17.5	30.4	29.6	28.6	27.6	8	110
115											27.5	25.6	23.7	20.2	15.4	28.3	27.6	26.8	25.3	9.1	115
120											20.5	16.8	14.5	10.8	6.1	26.3	25.7	25.1	22.2	10.7	120
125																24.5	23.4	21.8	19.6	13	125
130																22.4	19.7	17.9	14.6	10.4	130
135																12.6	9.4	7.5	4.7		135

t_242_00100_00_001 / 00200_00_001 / 00300_00_001 / 00400_00_001 / 00500_00_001

Lifting capacities

Forces de levage

T




	156 ft					171 ft					185 ft				197 ft				
	0,3°	0,7°	1,5°	2,5°	4°	0,3°	0,7°	1,5°	2,5°	4°	0,3°	0,7°	1,5°	2,5°	0,3°	0,7°	1,5°	2,5°	
30	81																		30
32	79.6																		32
34	77.9	72.7				64.6													34
36	75.9	70.9				63.8													36
38	73.9	69.2	61.5			62.5	58.5												38
40	71.9	67.4	60.9	34.9		61.2	57.3				52.1								40
45	67.1	63.2	58.4	34.9		57.7	54.2	47.1	25.6		49.8	46.6	35.3		41.8	38.9			45
50	62.8	59.3	55	34.9		54.3	51.2	46.5	25.6		47.1	44.3	35.2	17.4	40	37.4	27.7		50
55	58.8	55.7	51.7	34.9		51.1	48.3	45.1	25.6		44.6	42	35	17.4	38	35.7	27.6	12.7	55
60	54.9	52.1	48.7	34.9		48.2	45.8	42.9	25.6		42.2	39.9	34.7	17.4	36.1	34	27.5	12.7	60
65	51.3	48.9	45.8	34.9		45.6	43.5	40.8	25.6		39.9	37.9	34.2	17.4	34.3	32.4	27.4	12.7	65
70	48	45.9	43.2	34.9		43.1	41.2	38.9	25.6		37.9	36.1	33.1	17.4	32.6	30.9	27.4	12.7	70
75	45.1	43.2	40.8	34.8		40.9	39.2	37	25.6		36	34.3	31.8	17.4	31	29.4	26.7	12.7	75
80	42.4	40.6	38.9	34.6		38.8	37.2	35.3	25.6		34.2	32.6	30.5	17.4	29.5	28	25.9	12.7	80
85	39.9	38.6	37	34.1		36.9	35.4	33.6	25.6		32.5	31.1	29.2	17.4	28	26.7	25	12.7	85
90	37.9	36.6	35.1	33.1		35.1	33.7	32	25.6		30.9	29.6	28	17.4	26.7	25.5	24	12.7	90
95	35.9	34.6	33.1	31.2		33.3	32	30.5	25.6		29.5	28.3	26.9	17.4	25.4	24.4	23	12.7	95
100	33.8	32.4	30.8	29		31.6	30.4	29	25.6		28.1	27	25.7	17.4	24.3	23.3	22.1	12.7	100
105	31.3	30	28.6	27		29.9	28.8	27.6	25.6		26.8	25.9	24.7	17.4	23.2	22.3	21.2	12.7	105
110	28.9	27.8	26.6	25.2		28.3	27.3	26.2	24.8		25.7	24.8	23.7	17.4	22.2	21.3	20.3	12.7	110
115	26.7	25.9	25.2	24.3	2.6	26.7	25.8	24.6	23.1		24.5	23.7	22.7	17.4	21.2	20.4	19.5	12.7	115
120	25.4	24.7	24	23	3.5	25	24	22.9	21.6		23.5	22.8	21.8	17.4	20.3	19.6	18.7	12.7	120
125	23.8	23.2	22.7	22.1	4.2	23.2	22.3	21.3	20.2		22.5	21.7	20.6	17.4	19.4	18.8	18	12.7	125
130	22.7	22.3	21.7	20.2	5	21.5	20.7	19.9	18.9		21.1	20.2	19.1	17	18.6	18	17.3	12.7	130
135	21.4	20.9	20.3	17.5	6.1	19.9	19.3	18.8	18		19.6	18.7	17.8	15.6	17.8	17.3	16.6	12.7	135
140	19.9	18.5	17	14.4	8.2	18.9	18.5	18.1	16.7		18.1	17.4	16.6	14.2	17.1	16.6	16	12.7	140
145	17.1	14.3	12.5	9.7	6.2	18	17.6	17.1	15.3		16.8	16.1	15.5	12.8	16.5	15.9	15.3	11.9	145
150						16.8	16.5	15.6	13.1	2.6	15.5	15	14.4	11.5	15.7	15	14.3	10.7	150
155						15.7	14	12.5	10	4.5	14.4	13.9	13.4	10.4	14.6	14	13.3	9.5	155
160						12.2	9.6	8.2	6	3	13.3	13	12.6	9.3	13.5	13	12.4	8.4	160
165											12.3	12	11.2	8.3	12.5	12	11.5	7.3	165
170											11.4	9.6	8.3	6.4	11.5	11.1	10.8	6.4	170
175											7.7	5.8	4.6	2.6	10.6	10.3	9.9	5.4	175
180															9.8	9	7.9	4.6	180
185															8.1	6.3	5.1	3.4	185

t 242_00100_00_001 / 00200_00_001 / 00300_00_001 / 00400_00_001 / 00500_00_001

Lifting capacities

Forces de levage

T



	44 ft					58 ft					72 ft					86 ft					
	0,3°	0,7°	1,5°	2,5°	4°	0,3°	0,7°	1,5°	2,5°	4°	0,3°	0,7°	1,5°	2,5°	4°	0,3°	0,7°	1,5°	2,5°	4°	
10	295.4	295.4	295.4			295.4	295				295.4										10
11	295.4	295.4	285.5	246		295.4	287.7	259.3			295.4	274									11
12	294.1	287.2	268.5	232.8		295.2	270	243.6			293.9	258.1				240.9					12
13	290.2	270.8	252.4	221.1		289.5	253.1	232	199.8		288.3	241.8	218.1			261.8					13
14	277.9	254.4	239.1	212.2		278.2	239.2	222.5	193.8		276.9	229.7	209.8			263.7					14
15	266.7	240.9	228.7	204.7	138.7	266.9	228.3	214.3	188.6		263.5	219.2	202.2			259	210.9				15
16	256.1	229.7	219.8	197.7	139.1	255.8	219.3	206.8	182.5	97.6	249.8	210.4	195.2	167.4		244.8	202.5				16
17	246.2	220.6	212	191.1	139.5	245.8	211.5	199.9	176.9	97.8	240.2	202.7	188.6	164.2		235.6	195.1	178.7			17
18	237	212.5	204.7	184.9	139.9	237.4	203.8	193.2	171.4	97.9	231.7	195.5	182.5	159.3		226.3	188.1	172.9			18
19	228.2	205.1	197.8	179.1	140.4	229.4	197	187.1	166.4	97.9	223.2	188.8	176.9	154.8		217.7	181.5	167.4	141.8		19
20	219.7	198	191.3	173.6	141.2	221.2	190.2	181.1	161.5	97.9	215.2	182.6	171.2	150.3		210	175.6	162.5	142.9		20
22	204.3	184.7	179.1	163	142	206	178.4	170.5	152.7	97.9	201.3	171.6	161.7	142.6	64	195.8	166.4	154.7	135.4		22
24	190.7	172.5	167.5	152.3	135.1	192.5	167.9	160.9	144.7	97.8	188.7	161.5	152.8	135.4	63.8	183.5	157.6	147.1	128.8		24
26	178.6	160.8	156.1	141.8	125.6	180.4	158.3	152.2	137.4	97.8	177.6	152.4	144.8	128.8	63.8	172.6	148.9	139.9	122.8	40.3	26
28	167.7	149.3	144.8	131.4	115.8	169.5	149.6	144.3	130.6	97.8	167.6	144.3	137.5	122.8	63.8	162.5	141.4	133.2	117.4	40.4	28
30	156.8	137.7	133.2	120.5	105.4	159.1	141.5	136.8	124.2	97.8	158.7	137	130.9	117.7	63.8	151.4	134.4	127	112.4	40.9	30
32	142.5	125.1	120.5	108.2	93.5	145.4	134.1	129.9	117.9	97.8	146.1	130.3	124.9	113	63.8	140.2	127.9	121.3	107.7	41.6	32
34	126.7	109.8	104.9	92.9	78.1	132.6	127	123	111.6	96.8	133.6	124.2	119.3	108.5	63.8	130.4	122	116	103.4	42.3	34
36	99.3	84.2	78.1	66.4	50.9	121.8	118.2	114.2	106.3	93	122.7	117.5	112.6	104.5	63.8	123.7	116.7	111.3	99.4	42.2	36
38						112.4	109.4	106.1	100.3	87.3	113.3	109.2	105.3	100.4	63.8	116	110.3	105.2	95.7	42	38
40						105.5	102.9	100	94.1	81.5	107	103.5	99.7	95.2	63.8	107.6	103.3	98.6	91.8	41.8	40
45						88.9	87.2	85.2	76.6	65.4	90.6	88.1	85.3	81.9	63.8	90.9	87.7	84.2	80.1	41.7	45
50						68.8	57.8	53.1	44.2	32.4	78	76.1	74	71.5	62.8	78.2	75.8	73.1	70	41.7	50
55											68.1	66.7	65.2	63.3	54.8	68.2	66.4	64.3	61.8	41.7	55
60											60.2	59.2	58.1	51.9	43.3	60.3	58.8	57.2	55.2	41.7	60
65																53.7	52.6	51.3	49.7	41.7	65
70																48.3	47.4	46.4	45.2	37.5	70
75																43.7	43	41.6	37.2	29	75

t_242_00110_00_001 / 00210_00_001 / 00310_00_001 / 00410_00_001 / 00510_00_001


	100 ft					114 ft					128 ft					142 ft					
	0,3°	0,7°	1,5°	2,5°	4°	0,3°	0,7°	1,5°	2,5°	4°	0,3°	0,7°	1,5°	2,5°	4°	0,3°	0,7°	1,5°	2,5°	4°	
16	216.9																				16
17	216.5																				17
18	213.6	181.9																			18
19	207.7	177.9				176															19
20	200.8	172.2				175.4															20
22	187	161.5	148.2			169.7	155.8				117.7										22
24	175.5	152	140.3	121.2		160.4	147.3				124.8										24
26	168.2	143.6	133.2	115.4		151.3	139.1	127.4			120.8	112				99.5					26
28	158.7	136.1	126.9	110.4		143	131.7	121.2	94.3		116.4	107.9				98.7					28
30	147	129.4	120.9	105.7	27.3	135.6	125.1	115.5	94.2		111.9	103.9	94.4			96.2	89.4				30
32	137	123.4	115.8	101.5	28.7	128.8	119	110.6	94.2		107.6	100.1	91.3	66.1		93.4	87.1				32
34	127.6	117.6	110.7	97.4	28.8	120.8	113.5	105.7	91.9		103.4	96.3	88.3	66.1		90.4	84.8	78			34
36	119.8	112.5	106.2	93.8	28.8	113.3	107.6	101.2	88.6	16.1	99.2	92.7	85.3	66.1		87.4	82.5	76	48.4		36
38	112.5	107.2	101.4	90.3	28.8	106.7	101.5	95.9	85.3	16.2	95.1	89.1	82.4	66.1		84.9	80.2	73.9	48.4		38
40	106	101.3	96	87	28.9	100.5	95.8	90.8	82.2	16.2	91.2	85.8	79.5	66.1	8.5	82.6	77.9	71.9	48.4		40
45	90.1	86.3	82.3	77.6	29	87.6	83.8	79.5	74.3	16.1	82.6	78.2	72.9	65.1	9.3	76.8	72.2	66.9	48.3	3.5	45
50	77.4	74.4	71.3	67.7	29.4	76	72.7	69.1	65	16	73.1	69.9	66.3	62	10.1	70.9	67	62.4	48.3	3.7	50
55	67.3	65.1	62.6	59.7	30.4	66.2	63.5	60.7	57.4	16.3	66.8	64.1	61.2	57.7	10.2	64.9	61.9	58.1	48.3	3.9	55
60	59.4	57.6	55.6	53.2	31.3	59.3	57.7	55.6	53.2	16.5	59.9	57.5	54.9	51.8	10.1	58.1	55.6	52.9	47.7	4	60
65	52.8	51.3	49.7	47.8	32.5	54.6	52.8	50.9	48.6	16.9	53.3	51.3	49.1	46.6	10.1	51.9	49.7	47.3	44.5	4.3	65
70	47.9	47	45.9	44.7	34.5	49.1	47.6	46	44.1	17.4	47.8	46.1	44.3	42.1	10.1	47.1	45.3	43.2	40.7	4.6	70
75	45.1	44.2	43.1	41.8	36.6	44.3	43.1	41.8	40.2	18.3	43	41.6	40.1	38.3	10.4	42.9	41.5	39.8	37.9	5	75
80	41.2	40.4	39.5	38.4	34.3	40.3	39.3	38.2	36.8	19.7	39.1	37.9	36.5	34.9	10.7	39.8	38.4	36.9	35.1	5.5	80
85	37.8	37.1	36.4	35.3	27.6	36.8	36	35	33.9	21.8	35.9	34.9	33.9	32.6	11.2	36.3	35.1	33.8	32.2	5.8	85
90	34.8	33.3	30.8	26.1	19.4	33.8	33.1	32.3	31.3	23.9	33.9	33.1	32.3	31.2	11.9	33.2	32.2	31	29.7	6	90
95						31.1	30.5	29.8	29	25.9	31.7	31	30.1	29.1	13.2	30.4	29.6	28.6	27.4	6.3	95
100						28.8	28.3	27.7	26.6	21.8	29.3	28.7	28	27.1	14.7	28.2	27.5	26.6	25.5	6.7	100
105						26.7	24.5	22.1	17.9	12.2	27.2	26.6	26	25.2	15.9	26.2	25.5	24.8	23.9	7.3	105
110											25.2	24.8	24.3	23.6	17.5	24.7	24.2	23.6	23	8	110
115											23.5	23.1	22.7	20.2	15.4	23.3	22.8	22.2	21.5	9.1	115
120											20.5	16.8	14.5	10.8	6.1	21.7	21.3	20.8	20.2	10.7	120
125																20.3	19.9	19.5	18.9	13	125
130																19	18.6	17.8	14.6	10.4	130
135																12.6	9.4	7.5	4.7		135

t_242_00110_00_001 / 00210_00_001 / 00310_00_001 / 00410_00_001 / 00510_00_001

Lifting capacities

Forces de levage

T




	156 ft					171 ft					185 ft				197 ft				
	0,3°	0,7°	1,5°	2,5°	4°	0,3°	0,7°	1,5°	2,5°	4°	0,3°	0,7°	1,5°	2,5°	0,3°	0,7°	1,5°	2,5°	
30	81																		30
32	79.6																		32
34	77.9	72.7				64.6													34
36	75.9	70.9				63.8													36
38	73.9	69.2	61.5			62.5	58.5												38
40	71.9	67.4	60.9	34.9		61.2	57.3				52.1								40
45	67.1	63.2	58.4	34.9		57.7	54.2	47.1	25.6		49.8	46.6	35.3		41.8	38.9			45
50	62.8	59.3	55	34.9		54.3	51.2	46.5	25.6		47.1	44.3	35.2	17.4	40	37.4	27.7		50
55	58.8	55.7	51.7	34.9		51.1	48.3	45.1	25.6		44.6	42	35	17.4	38	35.7	27.6	12.7	55
60	54.9	52.1	48.7	34.9		48.2	45.8	42.9	25.6		42.2	39.9	34.7	17.4	36.1	34	27.5	12.7	60
65	51	48.7	45.8	34.9		45.6	43.5	40.8	25.6		39.9	37.9	34.2	17.4	34.3	32.4	27.4	12.7	65
70	46.5	44.8	42.7	34.9		43.1	41.2	38.9	25.6		37.9	36.1	33.1	17.4	32.6	30.9	27.4	12.7	70
75	42.4	40.7	38.8	34.6		40.9	39.2	37	25.6		36	34.3	31.8	17.4	31	29.4	26.7	12.7	75
80	38.4	36.9	35.3	33.3		38.1	36.5	34.6	25.6		34.2	32.6	30.5	17.4	29.5	28	25.9	12.7	80
85	35.6	34.3	32.8	31		34.8	33.4	31.9	25.6		32.5	31.1	29.2	17.4	28	26.7	25	12.7	85
90	32.7	31.5	30.3	28.8		32.2	30.9	29.5	25.6		30.9	29.6	28	17.4	26.7	25.5	24	12.7	90
95	30.4	29.5	28.4	27		29.4	28.3	27.1	25.1		29.1	27.9	26.6	17.4	25.4	24.4	23	12.7	95
100	28.2	27.3	26.3	25.1		27.4	26.4	25.3	23.8		26.7	25.6	24.4	17.4	24.3	23.3	22.1	12.7	100
105	26	25.2	24.4	23.3		25.6	24.7	23.7	22.5		24.5	23.5	22.4	17.4	23.2	22.3	21.2	12.7	105
110	24.1	23.4	22.6	21.7		23.6	22.8	22	20.8		22.5	21.6	20.6	17.4	22.2	21.3	20.3	12.7	110
115	22.3	21.7	21	20.1	2.6	21.8	21.1	20.3	19.3		20.6	19.8	18.9	17.3	20.8	19.9	19	12.7	115
120	20.7	20.2	19.6	18.8	3.5	20.1	19.5	18.7	17.8		18.9	18.1	17.3	16.3	19.1	18.3	17.4	12.7	120
125	19.4	18.9	18.3	17.6	4.2	18.6	18	17.3	16.5		17.3	16.7	15.9	15	17.6	16.8	16	12.7	125
130	18	17.6	17.1	16.4	5	17.1	16.6	16	15.3		15.9	15.3	14.6	13.8	16.1	15.5	14.7	12.7	130
135	16.7	16.3	15.9	15.3	6.1	15.8	15.3	14.8	14.1		14.6	14	13.4	12.7	14.8	14.2	13.5	12.4	135
140	15.5	15.2	14.8	14.1	8.2	14.6	14.2	13.7	13.1		13.4	12.9	12.3	11.6	13.6	13	12.4	11.7	140
145	14.4	14.2	12.5	9.7	6.2	13.5	13.1	12.7	12.2		12.3	11.8	11.3	10.7	12.5	11.9	11.4	10.7	145
150						12.5	12.1	11.8	11.3	2.6	11.2	10.8	10.4	9.8	11.4	10.9	10.4	9.8	150
155						11.5	11.3	10.9	10	4.5	10.2	9.9	9.5	9	10.4	10	9.5	9	155
160						10.7	9.6	8.2	6	3	9.4	9	8.7	8.2	9.5	9.1	8.7	8.2	160
165											8.5	8.3	7.9	7.6	8.7	8.3	7.9	7.3	165
170											7.8	7.6	7.3	6.4	7.9	7.6	7.2	6.4	170
175											7.1	5.8	4.6	2.6	7.1	6.9	6.6	5.4	175
180															6.4	6.2	5.9	4.6	180
185															5.8	5.6	5.1	3.4	185

t 242_00110_00_001 / 00210_00_001 / 00310_00_001 / 00410_00_001 / 00510_00_001

Lifting capacities

Forces de levage

T



	44 ft			58 ft				72 ft				86 ft				100 ft				114 ft				
	0,3°	0,7°	1,5°	0,3°	0,7°	1,5°	2,5°	0,3°	0,7°	1,5°	2,5°	0,3°	0,7°	1,5°	2,5°	0,3°	0,7°	1,5°	2,5°	0,3°	0,7°	1,5°	2,5°	
30	116.2											105.4												30
32	105.8	103.4	100.7	105.2				103.6	99			97.4												32
34	96.9	95	92.9	99.3	94.6	89.6		97.6	90.8	86.5		93.5	86.1											34
36		89.1	84.2	78.1	87.3	84.3		89.8	86.3	79.8		87.4	80.4			82.4	78.3							36
38				85.9	83.6	79.8	75.3	85.5	79.9	76.6	70.1	81.4	77.9	71.3		80.8	73.3							38
40				79.9	77.9	75.6	70.4	79.5	76.7	71.4	67.9	78.9	72.5	68.9	62.4	75.9	68.8			71.7	68.1			40
45				67.6	66.2	64.7	60.3	69.2	67.1	64.9	60.3	69.4	64.1	61.4	55.2	68.6	62.5	59.4	52.7	66.8	59	55.8		45
50				58.2	57.4	53.1	42.2	59.6	58.1	56.4	54.4	59.8	57.9	55.8	50.6	61.7	57.5	55	48.2	59.6	55.9	48.8	45.7	50
55								52.5	51.4	50.1	48.6	52.2	50.7	49.1	47.4	54	52.1	50.1	45.9	53.2	51.1	48.8	43.9	55
60								46.4	45.6	44.6	43.5	47.7	46.6	45.3	43.7	47.8	46.3	44.6	42.7	46.9	45.2	43.3	40	60
65												42.7	41.7	40.7	39.4	42.6	41.4	40.1	38.4	41.8	40.4	38.8	37	65
70												38.4	37.7	36.8	35.8	38.3	37.3	36.2	34.8	38.7	37.6	36.3	34.7	70
75												34.8	34.2	33.6	32.8	34.6	33.8	32.9	31.7	35.1	34.1	33	31.6	75
80																31.6	31.1	30.3	29.4	31.9	31.1	30.1	29	80
85																29	28.5	27.9	27.1	29.1	28.4	27.6	26.6	85
90																26.6	26.2	25.8	25.2	26.7	26.1	25.4	24.6	90
95																				24.6	24.1	23.5	22.8	95
100																				22.7	22.3	21.8	21.2	100
105																				21	20.7	20.4	17.9	105

t_242_00120_00_001 / 00220_00_001 / 00320_00_001 / 00420_00_001


	128 ft				142 ft				156 ft				171 ft				185 ft				197 ft				
	0,3°	0,7°	1,5°	2,5°	0,3°	0,7°	1,5°	2,5°	0,3°	0,7°	1,5°	2,5°	0,3°	0,7°	1,5°	2,5°	0,3°	0,7°	1,5°	2,5°	0,3°	0,7°	1,5°	2,5°	
45	63.4	58.9			59.8																				45
50	58.7	55.5	49		55.7	49.8			52.7																50
55	52.2	49.9	47.4	42	51.2	48.9	44.7	38.7	49.2	45.6	40.6		47.2												55
60	47.7	45.7	43.6	39.6	46.5	44.4	41.8	36.7	45	42.8	39.7	34.6	42.8	40.1	36.1	24.9	40.8				36.1				60
65	42.6	41	39.2	37.1	41.7	39.9	37.9	35.3	40.7	38.9	36.8	33.5	39.1	37.2	35	25.6	36.8	34.7	32.4	17.4	34.3	32.4	27.4		65
70	38.2	36.9	35.4	33.6	37.9	36.4	34.7	32.7	36.9	35.3	33.5	31.4	35.5	33.8	31.9	25.6	33.2	31.5	29.5	17.4	32.6	30.9	27.4	12.7	70
75	34.5	33.3	32	30.5	34.4	33.1	31.7	30	33.8	32.3	30.8	28.9	32.3	30.8	29.1	25.2	30.1	28.5	26.8	17.4	29.8	28.2	26	12.7	75
80	31.3	30.3	29.2	27.9	31.2	30	28.8	27.3	30.6	29.3	27.9	26.3	29.4	28.1	26.6	24.3	27.3	25.9	24.4	17.4	27.1	25.6	24	12.7	80
85	28.8	27.9	27	25.8	28.4	27.4	26.3	25	27.8	26.7	25.5	24	26.9	25.7	24.3	22.7	24.8	23.6	22.2	17.4	24.6	23.3	21.9	12.7	85
90	26.3	25.6	24.7	23.7	25.9	25.1	24.1	23	25.3	24.3	23.3	22	24.5	23.5	22.3	20.8	22.6	21.5	20.2	17.3	22.4	21.2	19.9	12.7	90
95	24.2	23.5	22.8	21.9	23.7	23	22.1	21.1	23.1	22.3	21.3	20.1	22.3	21.4	20.3	19	20.6	19.6	18.4	17	20.4	19.4	18.2	12.7	95
100	22.2	21.7	21	20.3	21.8	21.1	20.4	19.5	21.1	20.3	19.4	18.4	20.3	19.4	18.4	17.2	18.8	17.8	16.8	15.5	18.6	17.7	16.6	12.7	100
105	20.5	20	19.4	18.7	20	19.4	18.7	17.9	19.3	18.6	17.8	16.8	18.4	17.6	16.7	15.7	17.1	16.2	15.3	14.1	17	16.1	15.1	12.7	105
110	18.9	18.4	17.9	17.3	18.4	17.8	17.2	16.5	17.6	17	16.3	15.4	16.7	16	15.2	14.3	15.5	14.7	13.9	12.8	15.5	14.7	13.8	12.4	110
115	17.4	17	16.6	16.1	16.9	16.4	15.9	15.2	16.1	15.5	14.9	14.1	15.2	14.6	13.9	13	14	13.3	12.5	11.6	14.2	13.4	12.6	11.5	115
120	16.1	15.8	14.5	10.8	15.5	15.1	14.6	14.1	14.7	14.2	13.6	12.9	13.8	13.2	12.6	11.8	12.6	12	11.3	10.4	12.8	12.2	11.4	10.5	120
125					14.3	13.9	13.5	13	13.4	13	12.5	11.9	12.5	12	11.5	10.8	11.3	10.8	10.1	9.3	11.6	10.9	10.3	9.4	125
130					13.2	12.9	12.5	12.1	12.3	11.9	11.4	10.9	11.4	10.9	10.4	9.8	10.2	9.6	9.1	8.4	10.4	9.8	9.2	8.4	130
135					12.2	9.4	7.5	4.7	11.2	10.9	10.5	10	10.3	9.9	9.4	8.9	9.1	8.6	8.1	7.4	9.3	8.8	8.2	7.5	135
140									10.2	9.9	9.6	9.2	9.3	9	8.5	8	8.1	7.7	7.2	6.6	8.3	7.8	7.3	6.7	140
145									9.4	9.1	8.8	8.5	8.4	8.1	7.7	7.3	7.2	6.8	6.4	5.8	7.4	7	6.5	5.9	145
150													7.6	7.3	7	6.6	6.4	6	5.6	5.1	6.5	6.1	5.7	5.1	150
155													6.8	6.6	6.3	5.9	5.6	5.2	4.9	4.5	5.7	5.4	5	4.5	155
160													6.2	6	5.7	5.4	4.9	4.6	4.3	3.8	5	4.7	4.3	3.8	160
165																	4.2	3.9	3.7	3.3	4.3	4	3.7	3.3	165
170																	3.6	3.4	3.1	2.8	3.7	3.4	3.1	2.7	170
175																	3	2.9	2.7	2.4	3.1	2.8	2.5		175
180																					2.5	2.3			180

t_242_00120_00_001 / 00220_00_001 / 00320_00_001 / 00420_00_001

Lifting capacities

Forces de levage

THK



	44 ft					58 ft					72 ft					86 ft					
	0,3°	0,7°	1,5°	2,5°	4°	0,3°	0,7°	1,5°	2,5°	4°	0,3°	0,7°	1,5°	2,5°	4°	0,3°	0,7°	1,5°	2,5°	4°	
10	90.9	85.3																			10
11	90.9	85.3				90.9															11
12	90.9	85.3	85.3			90.9															12
13	90.9	85.3	85.3	80.6		90.9	85.3														13
14	90.9	85.3	85.3	80.6		90.9	85.3				90.9										14
15	90.9	85.3	85.3	80.6		90.9	85.3	85.3			90.9										15
16	90.9	85.3	85.3	80.6		90.9	85.3	85.3			90.9	85.3				90.9					16
17	90.9	85.3	85.3	80.6		90.9	85.3	85.3	80.6		90.9	85.3				90.9					17
18	90.9	85.3	85.3	80.6	48.5	90.9	85.3	85.3	80.6		90.9	85.3	85.3			90.9					18
19	90.9	85.3	85.3	80.6	48.5	90.9	85.3	85.3	80.6		90.9	85.3	85.3			90.9	85.3				19
20	90.9	85.3	85.3	80.6	48.5	90.9	85.3	85.3	80.6		90.9	85.3	85.3			90.9	85.3				20
22	90.9	85.3	85.3	80.6	48.5	90.9	85.3	85.3	80.6		90.9	85.3	85.3	80.6		90.9	85.3	85.3			22
24	90.9	85.3	85.3	80.6	48	90.9	85.3	85.3	80.6	48.5	90.9	85.3	85.3	80.6		90.9	85.3	85.3			24
26	90.9	85.3	85.3	80.6	46	90.9	85.3	85.3	80.6	48.5	90.9	85.3	85.3	80.6		90.9	85.3	85.3	80.6		26
28	90.9	85.3	84.6	76.9	43.7	90.9	85.3	85.3	80.6	48.5	90.9	85.3	85.3	80.6	40.6	90.9	85.3	85.3	80.6		28
30	90.9	84.3	80.2	72.9	41.4	90.9	85.3	85.3	80.6	48.2	90.9	85.3	85.3	80.6	40.9	90.9	85.3	85.3	80.6		30
32	89.3	80.3	75.8	68.9	39.1	90.9	85.3	85.3	80.6	47	90.9	85.3	85.3	80.6	41.6	90.9	85.3	85.3	80.6	27.5	32
34	84.1	75.7	71.4	64.9	37.8	90.9	85.3	85.3	79.4	45.2	90.9	85.3	85.3	80.6	42.2	90.9	85.3	85.3	80.6	27.7	34
36	79	71.1	67.3	62.6	37	90.9	85.3	83.9	76.2	43.4	90.9	85.3	85.3	80.6	42.8	90.9	85.3	85.3	80.6	27.7	36
38	74.6	67.1	65.6	61.2	36.2	90.9	84.5	80.5	73.1	41.6	90.9	85.3	85.3	80.6	43.1	90.9	85.3	85.3	80.6	27.6	38
40	72.4	65.2	63.9	59.7	35.3	90	81.7	77.1	70	39.7	90.9	85.3	85.3	80.6	43.3	90.9	85.3	85.3	80.6	27.4	40
45	67.3	60.6	59.8	55.6	32.9	80.7	72.7	68.5	63.2	37.3	90.9	85.3	82	74.5	42.4	90.9	85.3	85.3	80.1	27.3	45
50						73.3	66	64.7	60.3	35.7	88.4	79.5	75	68.2	38.8	90.7	85.3	82.7	74.5	27.3	50
55						69.4	62.5	61.5	57.5	34.1	80.2	72.2	68.1	63	37.2	82	78.4	74.8	68.6	27.3	55
60						64.6	57.7	54.3	47.7	31.8	73.3	66.5	65.1	60.7	35.9	72.9	70.2	67.2	62.9	27.3	60
65											66	63.4	61.4	55.2	34.6	65.3	63.1	60.8	58.4	27.3	65
70											59.5	54.7	52.9	46.8	33	59.3	58.5	57.4	53.7	27.3	70
75											46.8	39.4	36.1	30.4	22.5	55.6	54.3	53	48.1	29.7	75
80																50.8	49.2	47	41.8	29.7	80
85																46.5	41.1	38.7	33.6	25.5	85
90																29.2	24.6	21.5	16.4	9.5	90

t 242_07100_00_000 / 07200_00_000 / 07300_00_000 / 07400_00_000 / 07500_00_000


	100 ft					114 ft					128 ft					142 ft					
	0,3°	0,7°	1,5°	2,5°	4°	0,3°	0,7°	1,5°	2,5°	4°	0,3°	0,7°	1,5°	2,5°	4°	0,3°	0,7°	1,5°	2,5°	4°	
19	90.9																				19
20	90.9																				20
22	90.9																				22
24	90.9	85.3				90.9															24
26	90.9	85.3	85.3			90.9															26
28	90.9	85.3	85.3			90.9	85.3				90.9										28
30	90.9	85.3	85.3	80.6		90.9	85.3	85.3			90.9										30
32	90.9	85.3	85.3	80.6		90.9	85.3	85.3			90.7	85.3				72.7					32
34	90.9	85.3	85.3	80.6		90.9	85.3	85.3	71.5		90.1	85				78.4					34
36	90.9	85.3	85.3	80.6		90.9	85.3	85.3	71.5		88.9	83.7	76.8			76.2	71.4				36
38	90.9	85.3	85.3	80.6	18.2	90.9	85.3	83.2	71.5		86.9	81.1	74.6	52.1		74.1	69.5				38
40	90.9	85.3	85.3	80.6	18.2	89.7	85.3	81.6	71.5		84	78.5	72.4	52.1		72.1	67.6	62.1			40
45	90.9	85.3	84.7	76.2	18.2	83.8	81.1	77.7	71.4	11	77	72.4	67.3	52.1		67.2	63.3	58.6	37.4		45
50	89.5	82.6	78.8	70.2	18.2	79.5	77	74.2	68.2	11.1	71.2	67.3	62.8	52.1	4.5	62.7	59.3	55.2	37.4		50
55	80.5	75.7	71.7	66.3	18.2	75.7	73.6	70.6	63.2	11.2	65.8	62.2	58.4	52.1	4.6	58.7	55.6	51.8	37.4		55
60	71.4	67.9	66	62.3	18.2	71.7	68.6	64.5	58.8	11.4	60.8	57.7	54.5	50.2	5	54.8	52.1	48.7	37.4		60
65	65.8	64	61	57.7	18.2	65.1	61.8	58.3	54.3	11.7	56.1	53.5	50.8	47.4	5.5	51.2	48.8	45.7	37.5		65
70	60.3	58	55.6	52.9	18.9	58.7	56	53	49.7	12.1	52.2	49.8	47.5	44.6	5.9	47.8	45.7	43	37.7		70
75	54.7	52.9	50.9	48.7	20.1	53.1	50.8	48.4	45.6	12.6	48.4	46.4	44.4	41.8	6.4	44.8	42.9	41.1	36.9		75
80	49.8	48.4	46.8	45	21.5	48.3	46.4	44.3	42	13.2	45.1	43.3	41.6	39.1	6.7	42.3	40.9	39.2	36.3		80
85	45.6	44.4	43.2	40.7	23.5	44	42.4	40.7	38.8	14	41.9	40.3	38.4	36.1	7	40.3	38.9	37.2	35.2		85
90	41.9	41	40	36.1	26.4	40.3	39	37.6	36	15.5	38.7	37.1	35.7	34.5	7.4	38	36.8	35.2	33.3		90
95	38.5	37.1	35.2	30.8	26.9	37	35.9	34.7	33.4	17.1	35.9	35.2	34.3	33.2	7.9	35.8	34.6	33	30.9		95
100	35.2	29.9	29	25.1	19.7	34	33.1	32.2	30.7	19.9	34.5	33.7	32.6	31.2	8.5	33.5	32.1	30.5	28.7	2.2	100
105						31.3	30.7	30.3	28.7	21.9	32.4	31.4	30.3	29.1	9.5	30.8	29.6	28.2	26.7	2.7	105
110						30.1	29.5	27.8	24	19.2	30	29.1	28.2	27.2	10.7	28.4	27.3	26.5	25.5	3.5	110
115						27.5	23	21.2	18.2	13.3	27.8	27.1	26.4	24.7	12.5	26.8	26.1	25.2	24.1	4.3	115
120											25.8	25.2	24.4	21.7	14.8	25.1	24.3	23.6	22.9	4.9	120
125											23.9	21.9	21.4	18.5	14.3	23.6	23.2	22.8	22.1	5.8	125
130											21	17.2	15.5	12.2	7.8	22.7	22.2	21.7	19.8	7	130
135																21.2	20.8	19.6	17	9.3	135
140																19.8	17.3	16.5	13.7	9.6	140
145																15	11.9	10	7.4	3.9	145

t 242_07100_00_000 / 07200_00_000 / 07300_00_000 / 07400_00_000 / 07500_00_000

Lifting capacities

Forces de levage

THK




	156 ft					171 ft				185 ft				197 ft				
	0,3°	0,7°	1,5°	2,5°	4°	0,3°	0,7°	1,5°	2,5°	0,3°	0,7°	1,5°	2,5°	0,3°	0,7°	1,5°	2,5°	
40	61.3	58				48.4												40
45	58.1	54.9	49.7			49.9	46.8			41.9								45
50	54.9	51.8	48.1	27.4		47.1	44.4	37.3	18.8	40.2	38			35.1				50
55	51.7	48.9	45.8	27.4		44.4	42	37.3	18.8	38.4	36.4	28.4	13.2	33.6	31.6	20.7		55
60	48.8	46.3	43.5	27.4		42	39.9	36.7	18.8	36.6	34.7	28.4	13.2	32	30.2	20.7	9.1	60
65	46.1	43.9	41.4	27.4		39.9	38.2	35.5	18.8	34.8	33.1	28.3	13.2	30.6	28.8	20.6	9.1	65
70	43.6	41.6	39.3	27.4		38.1	36.5	34.1	18.8	33.2	31.6	28.2	13.2	29.1	27.5	20.6	9.1	70
75	41.3	39.5	37.4	27.4		36.4	34.9	32.6	18.8	31.6	30.2	27.7	13.2	27.7	26.2	20.6	9.1	75
80	39.2	37.5	35.6	27.4		34.7	33.2	31.2	18.8	30.1	28.8	26.9	13.2	26.4	25.1	20.5	9.1	80
85	37.1	35.6	33.8	27.4		33	31.7	29.9	18.8	28.7	27.5	26	13.2	25.2	23.9	20.3	9.1	85
90	35.2	33.8	32.1	27.4		31.4	30.3	28.6	18.8	27.4	26.3	24.9	13.2	24	22.8	20.1	9.1	90
95	33.3	32	30.5	27.4		30	29	27.5	18.8	26.2	25.2	23.9	13.2	22.9	21.8	19.6	9.1	95
100	31.5	30.4	29	26.9		28.6	27.6	26.3	19	25	24.1	23	13.2	21.8	20.8	18.9	9.1	100
105	29.8	28.7	27.4	26		27.4	26.4	25.2	19.3	24	23.1	22.1	13.2	20.8	19.9	18.3	9.1	105
110	28.1	27	26.2	24.8		26.2	25.3	24.2	19.5	22.9	22.1	21.1	13.2	19.9	19.1	17.5	9.1	110
115	26.6	25.8	24.5	23.1		25.1	24.2	23.2	19.8	22	21.2	20.3	13.2	19	18.3	16.8	9.1	115
120	24.9	23.9	22.8	21.6		23.9	23.1	22	19.4	21.1	20.4	19.5	13.2	18.1	17.4	16.2	9.1	120
125	23	22.1	21.2	20.1		22.6	21.5	20.4	18.8	20.2	19.5	18.7	13.2	17.4	16.7	15.5	9.1	125
130	21.3	20.6	20.1	19.2		20.9	20.2	19.4	17.2	19.4	18.8	18	13.2	16.6	16	14.9	9.1	130
135	20.2	19.8	19.2	17.9		19.8	18.9	18.1	15.9	18.6	18	17.3	13.2	15.9	15.3	14.3	9.1	135
140	19.1	18.6	18	16.6		18.3	17.6	16.8	14.8	17.8	17.2	16.3	12.7	15.3	14.7	13.8	9.1	140
145	17.8	17.6	17.3	15.2	3	16.9	16.3	15.7	13.5	16.7	15.9	15.1	11.3	14.6	14.1	13.3	9.1	145
150	17.1	16.5	15.2	12.9	4.6	15.7	15.3	14.9	12.2	15.4	14.8	14	10	14	13.6	12.8	8.7	150
155	15.7	13.2	11.8	9.2	6.1	15	14.7	14.3	11	14.3	13.7	13	8.7	13.4	13	12.3	7.7	155
160	9.1	6.9	5.3	3.1		14.2	13.9	13.4	9.8	13.1	12.6	12.1	7.6	12.9	12.4	11.8	6.6	160
165						13.2	12.5	11.2	8.7	12.1	11.7	11.2	6.5	12.1	11.5	10.9	5.5	165
170						11.4	9.1	7.8	5.8	11.1	10.8	10.4	5.5	11.1	10.6	10.1	4.5	170
175										10.2	10	9.6	4.6	10.2	9.8	8.9	3.5	175
180										9.5	8.6	7.5	3.7	9.4	9.1	7.6	2.7	180
185										7.5	5.7	4.5	2.7	8.8	8.5	6.5		185
190														8.1	7.7	5.4		190
195														7.3	5.7	4.4		195
200														3.3				200

t 242_07100_00_000 / 07200_00_000 / 07300_00_000 / 07400_00_000 / 07500_00_000

Lifting capacities

Forces de levage

THK



	44 ft					58 ft					72 ft					86 ft					
	0,3°	0,7°	1,5°	2,5°	4°	0,3°	0,7°	1,5°	2,5°	4°	0,3°	0,7°	1,5°	2,5°	4°	0,3°	0,7°	1,5°	2,5°	4°	
10	90.9					90.9															10
11	90.9					90.9															11
12	90.9	85.3				90.9															12
13	90.9	85.3				90.9	85.3														13
14	90.9	85.3	85.3			90.9	85.3				90.9										14
15	90.9	85.3	85.3			90.9	85.3	85.3			90.9										15
16	90.9	85.3	85.3			90.9	85.3	85.3			90.9	85.3				90.9					16
17	90.9	85.3	85.3	80.6		90.9	85.3	85.3	80.6		90.9	85.3				90.9					17
18	90.9	85.3	85.3	80.6		90.9	85.3	85.3	80.6		90.9	85.3	85.3			90.9					18
19	90.9	85.3	85.3	80.6		90.9	85.3	85.3	80.6		90.9	85.3	85.3			90.9	85.3				19
20	90.9	85.3	85.3	80.6	48.5	90.9	85.3	85.3	80.6		90.9	85.3	85.3			90.9	85.3				20
22	90.9	85.3	85.3	80.6	48.5	90.9	85.3	85.3	80.6		90.9	85.3	85.3	80.6		90.9	85.3	85.3			22
24	90.9	85.3	85.3	80.6	48	90.9	85.3	85.3	80.6	48.5	90.9	85.3	85.3	80.6		90.9	85.3	85.3			24
26	90.9	85.3	85.3	80.6	46	90.9	85.3	85.3	80.6	48.5	90.9	85.3	85.3	80.6		90.9	85.3	85.3	80.6		26
28	90.9	85.3	84.6	76.9	43.7	90.9	85.3	85.3	80.6	48.5	90.9	85.3	85.3	80.6	40.6	90.9	85.3	85.3	80.6		28
30	90.9	84.3	80.2	72.9	41.4	90.9	85.3	85.3	80.6	48.2	90.9	85.3	85.3	80.6	40.9	90.9	85.3	85.3	80.6		30
32	89.3	80.3	75.8	68.9	39.1	90.9	85.3	85.3	80.6	47	90.9	85.3	85.3	80.6	41.6	90.9	85.3	85.3	80.6	27.5	32
34	84.1	75.7	71.4	64.9	37.8	90.9	85.3	85.3	79.4	45.2	90.9	85.3	85.3	80.6	42.2	90.9	85.3	85.3	80.6	27.7	34
36	79	71.1	67.3	62.6	37	90.9	85.3	83.9	76.2	43.4	90.9	85.3	85.3	80.6	42.8	90.9	85.3	85.3	80.6	27.7	36
38	74.6	67.1	65.6	61.2	36.2	90.9	84.5	80.5	73.1	41.6	90.9	85.3	85.3	80.6	43.1	90.9	85.3	85.3	80.6	27.6	38
40	72.4	65.2	63.9	59.7	35.3	90	81.7	77.1	70	39.7	90.9	85.3	85.3	80.6	43.3	90.9	85.3	85.3	80.6	27.4	40
45	67.3	60.6	59.8	55.6	32.9	80.7	72.7	68.5	63.2	37.3	90.7	85.2	82	74.5	42.4	89.8	84.6	83.3	78.7	27.3	45
50						73.3	66	64.7	60.3	35.7	78.8	76.5	73.9	68.2	38.8	78.1	75.2	72.2	68.6	27.3	50
55						68.4	62.5	61.5	57.5	34.1	68.7	66.9	64.9	62.2	37.2	68.4	66.9	65.1	62.4	27.3	55
60						60.2	57.7	54.3	47.7	31.8	60.6	59.1	58.2	56.8	35.9	62.1	60.3	58.3	56	27.3	60
65											55.4	54.3	53.1	51.6	34.6	55.3	53.9	52.3	50.4	27.3	65
70											49.8	49	48.1	46.5	33	49.7	48.5	47.2	45.7	27.3	70
75											45	39.4	36.1	30.4	22.5	45	44	42.9	41.7	29.7	75
80																40.8	40.1	39.2	38.2	29.6	80
85																37.3	36.7	36	33.6	25.5	85
90																29.2	24.6	21.5	16.4	9.5	90

t 242,07110,00,000 / 07210,00,000 / 07310,00,000 / 07410,00,000 / 07510,00,000


	100 ft					114 ft					128 ft					142 ft					
	0,3°	0,7°	1,5°	2,5°	4°	0,3°	0,7°	1,5°	2,5°	4°	0,3°	0,7°	1,5°	2,5°	4°	0,3°	0,7°	1,5°	2,5°	4°	
19	90.9																				19
20	90.9																				20
22	90.9																				22
24	90.9	85.3				90.9															24
26	90.9	85.3	85.3			90.9															26
28	90.9	85.3	85.3			90.9	85.3				90.9										28
30	90.9	85.3	85.3	80.6		90.9	85.3	85.3			90.9										30
32	90.9	85.3	85.3	80.6		90.9	85.3	85.3			90.7	85.3				72.7					32
34	90.9	85.3	85.3	80.6		90.9	85.3	85.3	71.5		90.1	85				78.4					34
36	90.9	85.3	85.3	80.6		90.9	85.3	85.3	71.5		88.9	83.7	76.8			76.2	71.4				36
38	90.9	85.3	85.3	80.6	18.2	90.9	85.3	83.2	71.5		86.9	81.1	74.6	52.1		74.1	69.5				38
40	90.9	85.3	85.3	80.6	18.2	89.7	85.3	81.6	71.5		84	78.5	72.4	52.1		72.1	67.6	62.1			40
45	88.7	84	80.8	75.7	18.2	83.8	81.1	77.4	71	11	77	72.4	67.3	52.1		67.2	63.3	58.6	37.4		45
50	76.8	74.7	71.6	68	18.2	77.3	74	70.4	65.9	11.1	71.1	67.3	62.8	52.1	4.5	62.7	59.3	55.2	37.4		50
55	69.4	66.8	64	60.7	18.2	68	65.1	61.9	58.3	11.2	64.9	61.9	58.4	52.1	4.6	58.7	55.6	51.8	37.4		55
60	61.3	59.2	56.9	54.2	18.2	59.9	57.5	54.9	51.9	11.4	58.3	55.7	52.9	49.5	5	54.8	52.1	48.7	37.4		60
65	54.6	52.8	50.9	48.7	18.2	53.1	51.1	49	46.5	11.7	51.7	49.5	47.2	44.4	5.5	50.5	48.2	45.6	37.5		65
70	48.9	47.5	45.9	44	18.9	47.6	45.9	44.1	42	12.1	47.1	45.2	43.2	40.8	5.9	46.3	44.6	42.5	37.7		70
75	44.1	42.9	41.6	40	20.1	42.8	41.4	39.9	38	12.6	43	41.6	40.1	38.2	6.4	42.4	40.7	38.8	36.2		75
80	40	39	37.9	36.6	21.5	38.9	37.7	36.6	35.4	13.2	39.7	38.3	36.8	35.1	6.7	38.3	36.9	35.2	33.2		80
85	36.5	35.6	34.7	33.6	23.5	36.7	35.9	35.1	33.9	14	36.1	34.9	33.7	32.1	7	35.6	34.3	32.8	31.1		85
90	33.4	32.7	31.9	31	26.4	34.3	33.5	32.5	31.3	15.5	33	32	30.9	29.5	7.4	32.5	31.3	30.1	28.6		90
95	30.8	30.5	30.2	29.8	26.9	31.6	30.8	30	29	17.1	30.2	29.3	28.4	27.2	7.9	30.1	29.3	28.3	27		95
100	29.8	29.5	28.9	25.1	19.7	29.1	28.5	27.8	26.9	19.9	28.1	27.4	26.5	25.5	8.5	28.3	27.5	26.5	25.3	2.2	100
105						26.9	26.4	25.8	25	21.5	25.9	25.3	24.7	24	9.5	26.1	25.3	24.5	23.4	2.7	105
110						25	24.5	24	23.4	19.2	24.7	24.2	23.7	23.1	10.7	24.1	23.5	22.7	21.7	3.5	110
115						23.2	22.7	21.2	18.2	13.3	23.6	23.1	22.5	21.8	12.5	22.3	21.7	21.1	20.3	4.3	115
120											21.9	21.5	21	20.4	14.8	21	20.4	19.8	19	4.9	120
125											20.5	20.1	19.6	18.5	14.3	19.4	18.9	18.5	18	5.8	125
130											19	17.2	15.5	12.2	7.8	18.5	18.2	17.8	17.3	7	130
135																17.5	17.1	16.7	16.1	9.3	135
140																16.2	15.9	15.6	13.7	9.6	140
145																15	11.9	10	7.4	3.9	145

t 242,07110,00,000 / 07210,00,000 / 07310,00,000 / 07410,00,000 / 07510,00,000

Lifting capacities

Forces de levage

THK



	156 ft					171 ft				185 ft				197 ft				
	0,3°	0,7°	1,5°	2,5°	4°	0,3°	0,7°	1,5°	2,5°	0,3°	0,7°	1,5°	2,5°	0,3°	0,7°	1,5°	2,5°	
40	61.3	58				48.4												40
45	58.1	54.9	49.7			49.9	46.8			41.9								45
50	54.9	51.8	48.1	27.4		47.1	44.4	37.3	18.8	40.2	38			35.1				50
55	51.7	48.9	45.8	27.4		44.4	42	37.3	18.8	38.4	36.4	28.4	13.2	33.6	31.6	20.7		55
60	48.8	46.3	43.5	27.4		42	39.9	36.7	18.8	36.6	34.7	28.4	13.2	32	30.2	20.7	9.1	60
65	46.1	43.9	41.4	27.4		39.9	38.2	35.5	18.8	34.8	33.1	28.3	13.2	30.6	28.8	20.6	9.1	65
70	43.6	41.6	39.3	27.4		38.1	36.5	34.1	18.8	33.2	31.6	28.2	13.2	29.1	27.5	20.6	9.1	70
75	41.2	39.4	37.3	27.4		36.4	34.9	32.6	18.8	31.6	30.2	27.7	13.2	27.7	26.2	20.6	9.1	75
80	38.2	36.5	34.7	27.4		34.7	33.2	31.2	18.8	30.1	28.8	26.9	13.2	26.4	25.1	20.5	9.1	80
85	34.6	33.2	31.6	27.4		33	31.7	29.9	18.8	28.7	27.5	26	13.2	25.2	23.9	20.3	9.1	85
90	32	30.9	29.6	26.9		31.4	30.2	28.6	18.8	27.4	26.3	24.9	13.2	24	22.8	20.1	9.1	90
95	29.6	28.4	27.2	25.8		29.1	27.9	26.6	18.8	26.2	25.2	23.9	13.2	22.9	21.8	19.6	9.1	95
100	27.7	26.7	25.6	24.3		26.7	25.7	24.4	19	25	24.1	23	13.2	21.8	20.8	18.9	9.1	100
105	25.6	24.7	23.8	22.6		24.9	23.9	22.8	19.3	24	23	21.9	13.2	20.8	19.9	18.3	9.1	105
110	23.6	22.9	22.1	21.1		22.9	22	20.9	19.5	22.6	21.6	20.6	13.2	19.9	19.1	17.5	9.1	110
115	22.3	21.5	20.7	19.7		21.4	20.7	19.8	18.3	20.8	19.9	18.9	13.2	19	18.3	16.8	9.1	115
120	20.6	19.9	19.2	18.3		20	19.3	18.4	17.4	19	18.2	17.3	13.2	18.1	17.4	16.2	9.1	120
125	19	18.4	17.7	16.9		18.4	17.7	17	16.1	17.4	16.7	15.9	13.2	17.2	16.5	15.5	9.1	125
130	17.5	17	16.4	15.7		17	16.3	15.7	14.9	16	15.3	14.5	13.1	15.9	15.2	14.4	9.1	130
135	16.3	15.9	15.4	14.8		15.6	15.1	14.5	13.7	14.6	14	13.3	12.5	14.6	13.9	13.2	9.1	135
140	15.3	14.8	14.4	13.8		14.4	13.9	13.3	12.6	13.4	12.8	12.2	11.4	13.4	12.7	12.1	9.1	140
145	14.1	13.8	13.4	12.8	3	13.2	12.8	12.3	11.7	12.2	11.7	11.2	10.5	12.2	11.6	11	9.1	145
150	13.1	12.8	12.4	12	4.6	12.2	11.8	11.3	10.8	11.1	10.7	10.2	9.6	11.1	10.6	10	8.7	150
155	12.1	11.8	11.4	9.2	6.1	11.2	10.8	10.4	9.9	10.1	9.7	9.3	8.7	10.1	9.7	9.1	7.7	155
160	9.1	6.9	5.3	3.1		10.3	10	9.6	9.2	9.2	8.8	8.4	7.6	9.2	8.8	8.3	6.6	160
165						9.4	9.2	8.9	8.5	8.4	8	7.6	6.5	8.3	7.9	7.5	5.5	165
170						8.7	8.4	7.8	5.8	7.5	7.2	6.9	5.5	7.5	7.2	6.7	4.5	170
175										6.8	6.5	6.2	4.6	6.8	6.4	6.1	3.5	175
180										6.1	5.8	5.6	3.7	6	5.7	5.4	2.7	180
185										5.4	5.2	4.5	2.7	5.4	5.1	4.8		185
190														4.7	4.5	4.2		190
195														4.1	3.9	3.7		195
200														3.3				200

t 242,07110,00,00 / 07210,00,00 / 07310,00,00 / 07410,00,00 / 07510,00,00

Remarks

- The lifting capacities do not exceed 75 % of the tipping load according to ASME B 30.5. The crane's structural steelwork is in accordance with EN 13000 and ASME B 30.5.
- For the calculation of the load charts at least a wind speed of 30 ft/s (9 m/s, 20 mph) and regarding the load a sail area of 1 m² per ton load and a wind resistance coefficient of 1.2 on the load have been taken into account. For lifting of loads with large sail areas and/or high wind resistance coefficients the maximum wind speed as stated in the load charts has to be reduced.
- The lifting capacities stated are valid for lifting operation only (corresponding with crane classification according to ISO 4301-1, crane group A1).
- Lifting capacities are given in kip.
- The weight of the hook blocks and hooks is part of the load and therefore it must be deducted from the lifting capacities.
- Working radii are measured from the slewing center.
- The stated lengths of the telescopic boom are maximum values and may deviate slightly.
- The lifting capacities given for the telescopic boom apply if the folding jib is removed.
- Lifting capacities above 295,400 lb / 332,900 lb only with additional pulley block/special equipment.
- Subject to modification of lifting capacities.
- The data of this brochure serves only for general information. All information is provided without warranty. Instructions for the correct commissioning of the crane please take from the operation manual and the load chart book.
- The pictures contain also accessories and special equipment not included in the standard scope of delivery.


Remarques

- La capacité de charge ne doit pas dépasser 75 % de la charge de basculement conformément à ASME B 30.5. La structure métallique de la grue est conforme à EN 13000 et ASME B 30.5.
- Une vitesse de vent de 30 ft/s (9 m/s, 20 mph) minimum, une surface de prise au vent de 1 m² par tonne ainsi qu'un coefficient de résistance au vent de la charge 1,2 sont pris en compte pour le calcul des tableaux de charge. Lorsque des charges ayant une surface de prise au vent et/ou un coefficient de résistance au vent plus élevé(e)s sont levées, la vitesse de vent maximale indiquée dans les tableaux de charge doit être réduite.
- Forces de levage pour application de grue de montage (correspond à la classification de grues selon ISO 4301-1, groupe de grues A1).
- Les charges sont indiquées en kip.
- Le poids du crochet de levage resp. de la moufle à crochet est une partie de la charge et doit donc être déduit de la capacité de charge.
- Les portées sont calculées à partir de l'axe de rotation.
- Les longueurs indiquées pour la flèche télescopique sont des valeurs maximales et peuvent légèrement varier dans la réalité.
- Les charges indiquées pour la flèche télescopique sont valables lorsque la fléchette pliante est démontée.
- Les charges supérieures à 295,400 lb / 332,900 lb seulement avec moufle additionnel / équipement supplémentaire.
- Charges données sous réserve de modification.
- Les données de cette brochure sont données à titre informatif. Ces renseignements sont sans garantie. Les consignes relatives à la bonne mise en service de la grue sont disponibles dans le manuel d'utilisation et le manuel de tableaux de charge.
- Les figures contiennent également des accessoires et des équipements spéciaux non inclus de série dans la livraison.

Lifting capacities

Forces de levage

THK



	44 ft		58 ft					72 ft					86 ft					100 ft					114 ft					
	0,3°	0,7°	0,3°	0,7°	1,5°	2,5°	4°	0,3°	0,7°	1,5°	2,5°	4°	0,3°	0,7°	1,5°	2,5°	4°	0,3°	0,7°	1,5°	2,5°	4°	0,3°	0,7°	1,5°	2,5°	4°	
36			90.3										84.3															36
38	74.6		87.7	82.9				84.9					83.1					73.5										38
40	72.4	65.2	81.5	77.7				80.9	75.5	72.1			78.6	72.3				70.7										40
45	67.3	60.6	69.9	67.9	65.8	62.1		70.1	67.6	63.2	58		69.5	64.1	61	55.2		66.9	63.9	57.2			59.7					45
50			60.1	59.1	57.9	55.9	35.7	61.9	60	56.4	52.2	38.8	61.8	59.5	55	49.7	18.4	61.1	55.8	53	47.2	13.6	58.8	55.7	48.9			50
55			53.2	52.1	50.9	49.5	34.1	54.2	52.7	51	49.1	37.2	54.1	52.3	50.3	45.9	30.2	53.3	51.2	48.9	43.7	13.9	52.9	50	47.5	40.9		55
60			46.8	46.1	45.3	44.3	31.8	47.8	46.7	45.4	43.8	35.9	47.8	46.3	44.7	42.8	32.3	47	45.3	43.4	41.2	19	47.5	45.8	43.8	40.5	11.4	60
65								42.6	41.7	40.6	39.4	34.6	42.5	41.3	40	38.4	33.9	42.2	41.1	39.8	38.2	21.6	42.6	41.1	39.3	37.2	11.7	65
70								38.2	37.5	36.7	35.7	33	38.1	37.1	36	34.7	31.7	39.1	37.9	36.6	35	23.1	38.3	36.9	35.4	33.7	12.1	70
75								34.4	33.9	33.4	30.4	22.5	34.3	33.5	32.6	31.6	30	35.3	34.3	33.2	31.9	25	34.5	33.3	32	30.5	12.6	75
80													31.7	31.3	30.8	30	28.7	32	31.2	30.3	29.1	25.7	31.2	30.2	29.1	27.8	13.2	80
85													29.5	29	28.4	27.7	26.7	29.2	28.5	27.7	26.7	23.6	28.9	28.2	27.4	26.3	14	85
90													27	24.6	21.5	16.4	9.5	26.7	26.1	25.4	24.6	23.4	27	26.2	25.4	24.4	15.5	90
95																		24.5	24	23.5	22.8	21.8	24.8	24.1	23.4	22.6	16.9	95
100																		22.6	22.2	22	21.4	19.7	22.8	22.2	21.6	20.9	17.6	100
105																							21	20.5	20	19.4	17.1	105
110																							19.4	19	18.6	18	17.1	110
115																							17.9	17.6	17.2	16.8	13.3	115

t_242_07120_00_000 / 07220_00_000 / 07320_00_000 / 07420_00_000 / 07520_00_000

	128 ft					142 ft					156 ft					171 ft				185 ft				197 ft				
	0,3°	0,7°	1,5°	2,5°	4°	0,3°	0,7°	1,5°	2,5°	4°	0,3°	0,7°	1,5°	2,5°	4°	0,3°	0,7°	1,5°	2,5°	0,3°	0,7°	1,5°	2,5°	0,3°	0,7°	1,5°	2,5°	
50	54.2	49.8				47.2																						50
55	51.1	48.9	43.9			46.6	42				41.9																	55
60	46.7	44.6	42.4	37.3	3.3	43.5	41.7	37.6	32.4		41.2	39.6	34.4	27		38.1	35.3			34.8								60
65	41.7	39.9	38	35.7	3.9	40.4	38.8	36.9	33		38.6	37	34.3	27.4		35.9	34.2	29.4	18.8	32.6			13.2	30.5				65
70	37.6	36.2	34.5	32.5	5.9	37.4	35.8	34	31.8		35.7	34.2	32	27		33.8	32.3	29.8	18.8	30.5	29.2	26.6	13.2	28.7	27.4	20.6	9.1	70
75	34.5	33.3	32	30.3	6.4	34.1	32.6	31	29.2		32.8	31.4	29.8	26.4		31.5	30.1	28	18.8	28.6	27.4	25	13.2	27	25.7	20.6	9.1	75
80	31.7	30.6	29.3	27.8	6.7	30.8	29.5	28.2	26.6		30.2	28.9	27.4	25.3		28.9	27.5	25.9	18.8	26.8	25.6	23.5	13.2	25.3	24.2	20.5	9.1	80
85	28.8	27.9	26.8	25.5	7	28.5	27.5	26.3	24.9		27.7	26.6	25.2	23.5		26.3	25.1	23.7	18.8	24.7	23.3	21.9	13.2	23.7	22.6	20.2	9.1	85
90	26.3	25.5	24.5	23.4	7.4	26.2	25.2	24.2	22.9		25.4	24.3	23.2	21.8		24	22.9	21.6	18.7	22.5	21.2	19.9	13.2	21.8	20.6	19.2	9.1	90
95	24.1	23.4	22.5	21.5	7.9	24	23.1	22.2	21		23.2	22.2	21.2	19.9		22	21	19.8	18.3	20.5	19.4	18.1	13.2	19.9	18.8	17.6	9.1	95
100	22.3	21.7	21	20.1	8.5	22	21.2	20.4	19.3	2.2	21.1	20.3	19.3	18.1		20.1	19.2	18.1	16.9	18.6	17.6	16.5	13.2	18.1	17.1	16	9.2	100
105	20.6	20	19.3	18.5	9.5	20.1	19.5	18.7	17.7	2.7	19.2	18.4	17.6	16.5		18.3	17.5	16.5	15.4	17	16	15	13.1	16.5	15.6	14.5	9.3	105
110	18.9	18.4	17.8	17.1	10.7	18.4	17.8	17.1	16.3	3.5	17.5	16.8	16	15.1		16.6	15.9	15	14	15.4	14.6	13.7	12.5	15	14.1	13.2	9.5	110
115	17.4	16.9	16.4	15.7	12.3	16.9	16.3	15.7	14.9	4.3	16	15.3	14.6	13.8		15.1	14.4	13.6	12.7	14	13.3	12.4	11.4	13.6	12.8	11.9	9.7	115
120	16	15.6	15.1	14.6	12.7	15.5	15	14.4	13.7	4.9	14.5	14	13.3	12.6		13.7	13	12.3	11.5	12.7	12	11.2	10.3	12.4	11.6	10.8	9.6	120
125	14.7	14.3	13.9	13.5	12.8	14.2	13.7	13.2	12.6	5.8	13.2	12.7	12.1	11.5		12.4	11.8	11.2	10.4	11.4	10.8	10.1	9.2	11.2	10.5	9.7	8.8	125
130	13.5	13.3	13	12.2	7.8	13	12.6	12.2	11.6	7	12	11.6	11.1	10.4		11.2	10.7	10.1	9.4	10.2	9.6	9	8.3	10.1	9.5	8.8	7.9	130
135						11.9	11.6	11.2	10.7	8.8	11	10.5	10.1	9.5		10.1	9.6	9.1	8.4	9.1	8.6	8	7.3	9.1	8.5	7.8	7	135
140						10.9	10.6	10.3	9.9	9.2	10	9.6	9.2	8.7		9.1	8.6	8.2	7.6	8.1	7.6	7.1	6.4	8.1	7.5	7	6.2	140
145						10	9.8	9.5	7.4	3.9	9	8.7	8.3	7.9	3	8.1	7.8	7.3	6.8	7.1	6.7	6.2	5.6	7.1	6.6	6.1	5.5	145
150											8.2	7.9	7.6	7.2	4.6	7.3	6.9	6.5	6.1	6.3	5.9	5.4	4.9	6.2	5.8	5.3	4.7	150
155											7.4	7.1	6.9	6.5	5.8	6.5	6.2	5.8	5.4	5.4	5.1	4.7	4.2	5.4	5	4.6	4	155
160											6.7	6.5	5.3	3.1		5.7	5.5	5.1	4.7	4.7	4.4	4	3.5	4.7	4.3	3.9	3.4	160
165																5	4.8	4.5	4.2	4	3.7	3.3	2.9	3.9	3.6	3.2	2.7	165
170																4.4	4.2	4	3.7	3.3	3	2.7	2.3	3.3	3	2.6		170
175																							2.7	2.4	2.6	2.4		175

t_242_07120_00_000 / 07220_00_000 / 07320_00_000 / 07420_00_000 / 07520_00_000

Customer Service

Personal. Competent. Reliable.
Personnalisé. Compétent. Fiable.



To ensure your Liebherr remains a Liebherr.

- Commission and training by experienced service technicians
- Worldwide service network with over 80 branches
- 24/7 technical support worldwide
- Fast availability of spare parts
- Attractive packages for maintenance and service

De sorte que votre Liebherr reste une Liebherr.

- Mise en route et formation effectuées par des techniciens qualifiés
- Service-Après-Vente Mondial représenté par plus de 80 correspondants
- Assistance Technique 24/24 et 7/7 jours
- Rapide disponibilité des pièces de rechanges
- Kits d'entretiens pour révisions et maintenances à un prix attractif

Proposition 65



WARNING: This product can expose you to chemicals, including exhaust emissions, including lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. For more information see: www.P65warnings.ca.gov/diesel

Subject to modification · Sous réserve de modifications

Liebherr-Werk Ehingen GmbH · Postfach 1361 · 89582 Ehingen, Germany
+49 73 91 5 02-0 · www.liebherr.com

**Get Your
Contact**



Printed in Germany [1]
lwe-t242-01-us02-2022