
KitchenLine 2026

Специальный ассортимент для кухонных студий

LIEBHERR

Охлаждение и замораживание





10 лет
гарантии

На **избранные модели**
01.01.2026 - 31.12.2026

Полные условия акции на сайте:
home.liebherr.com/garantie



Расширенная гарантия.

Приобретая технику с 1 января по 31 декабря 2026 года, вы получаете 10 лет фирменной гарантии на избранные модели из списка. Он доступен по QR-коду.

5 лет
гарантии

Гарантия 5 лет.

В 2026 году в рамках акции "Расширенная гарантия" на весь ассортимент Liebherr также действует специальное предложение. Приобретая любой бытовой прибор вы получаете фирменную гарантию сроком 5 лет.


Мы гордимся высоким качеством наших устройств и уверены в их надежности на все 100%.

Содержание

Качество	4
Дизайн	6
Технологии свежести	8
Управление	12
Краткое описание оснащения	14
Серии устройств	16
Встраиваемые модели	
Двухкамерные холодильники	19
Холодильные камеры	27
Морозильные камеры	37
Комбинации Side-by-Side	40
Отдельно стоящие модели	
Двухкамерные холодильники	65
Встраиваемые под столешницу модели	
Холодильные камеры	68
Уличные холодильники	78
Морозильные камеры	83
Винные шкафы	87
Эксклюзивные винные шкафы MONOLITH	97

Времена меняются. Качество остается неизменным.

С самого начала мы выбираем бескомпромиссное качество и предъявляем особые требования даже к мельчайшему винтику. Мы производим высококачественные холодильники и морозильники и продаем их на международном рынке с 1954 года, однако в сердце мы по-прежнему остаемся семейным предприятием с немецкими корнями. При разработке новых устройств применяется опыт нескольких поколений немецких инженеров и различные сценарии ежедневного использования – все для надежности и комфорта.



Бескомпромиссное качество.

Разработанные в Германии и тщательно протестированные приборы Liebherr рассчитаны на долгие годы службы. Высокое качество и надежность ощущаются буквально во всем. Именно поэтому мы предоставляем 5-летнюю гарантию на весь ассортимент и 10-летнюю гарантию на избранные модели.



Дизайн сочетается с функциональностью.

Скромный и всегда актуальный с одной стороны, элегантный и эксклюзивный – с другой. Новый язык дизайна целостно вписывается в любой интерьер. Во внутреннем пространстве впечатляют благородные материалы из стекла и нержавеющей стали – настоящая изюминка вашей кухни.

Мы не просто говорим. Мы гарантируем.

Наши требования к качеству ощущаются даже в мельчайших деталях. Например, прежде чем нами будет одобрена дверная петля, она должна пройти не менее 150 000 циклов открытия. Это эквивалентно сроку использования более 15 лет. Во время производственного процесса мы тщательно проверяем все компоненты наших холодильников и морозильников и контролируем их гораздо строже и чаще, чем требуется по закону.



Сроки хранения в BioFresh

Наша брошюра с подробным описанием и сравнением сроков хранения в нулевой зоне свежести.

Больше, чем просто свет.

В Liebherr яркость, функциональность и дизайн объединяются в продуманные световые решения. Они обеспечивают равномерный отличный обзор, создают стильные акценты и оптимизируют конструкцию – например, плафоны подсветки одновременно служат держателями для стеклянных полок. Нам жаль, что вся эта красота часто скрывается за дверцей холодильника.



Комфорт, продиктованный жизнью.

Когда речь идет об удобстве использования, техника Liebherr действительно продумана до мелочей. И это неудивительно – наши инженеры ценят практические решения. Поэтому внутри наших устройств есть все, что делает повседневность проще: гибкие системы хранения и настройки пространства, удобные контейнеры на телескопических направляющих, интуитивное управление и различные варианты настройки.



Свежесть – это вопрос технологий.

Покупая продукты, вы не идете на компромиссы. Вы обращаете внимание на натуральные ингредиенты, высокое качество и максимальную свежесть. Совершенно ясно: тот, кто так ценит хорошую пищу, также хочет сохранять ее как можно дольше. Именно для этого мы разработали инновационные технологии свежести и продолжаем совершенствовать их из года в год. Чтобы ваши продукты могли долго храниться в холодильнике, оставаясь свежими и аппетитными.



DuoCooling. Продукты теперь не заветриваются.
Наша базовая технология, доступная в устройствах с холодильной и морозильной камерой. Благодаря двум независимым контурам охлаждения нет воздухообмена между холодильным и морозильным отделениями. Продукты питания не засыхают, запахи не передаются в другие камеры.



EasyFresh. Оптимально подходит для фруктов и овощей.
Здесь очень хорошо себя чувствуют фрукты, овощи и ягоды без упаковки. Например, салат здесь хранится при той же температуре, что и в холодильном отделении, но благодаря изолированному от проникновения воздуха пространству, через 7 дней он остается хрустящим и свежим – все для вашего удовольствия.



Нулевая зона свежести BioFresh.
Благодаря запатентованной технологии BioFresh продукты хранятся в оптимальных условиях – при температуре чуть выше 0 °C и в изолированном пространстве.

В секции Fruit & Vegetable-Safe поддерживается высокий уровень влажности, который позволяет долго сохранять свежесть овощей и фруктов. Мясо, рыба и молочные продукты лучше всего хранятся в контейнере Meat & Dairy-Safe с низким уровнем влажности.



BioFresh Professional с HydroBreeze. Охлаждайте как профи.
В контейнер BioFresh Professional Safe подается холодный туман, который, как бальзам, покрывает фрукты и овощи, сохраняя их хрустящую свежесть, улучшая структуру и еще больше продлевая хранение.



Дни указаны по сравнению с обычным холодильным отделением.



Холодильник, который не оставит вас равнодушным.

Для нас важно создавать не просто холодильники с большим набором функций, а такие устройства, которые помогут безопасно хранить продукты и будут действительно нужны покупателям.

Наша задача – сделать эти функции максимально эффективными и удобными.



Безопасность прежде всего.



Сигнал открытой двери

Сигнализация предупредит о неплотно закрытой двери, визуально и пульсирующим светодиодным светом.



Сигнал повышения температуры

Оптический и звуковой сигнал проинформирует о достижении критического уровня температуры в морозильном отделении, например, из-за отключения электроэнергии.



Сигнал отключения питания

Оптическая и звуковая сигнализация при отключении питания для безопасного хранения продуктов.



Сигнал ошибки

Оптический и звуковой сигнал при неисправности устройства.



Напоминание

Автоматическое напоминание для обслуживания и ухода.



Блокировка экрана

Предотвращает какие-либо изменения настроек вашего холодильника.



Демо режим

Для оптимальной демонстрации устройства на месте продажи: пользовательский интерфейс и освещение включены, система охлаждения отключена.



Комфорт одним касанием.



Режим CleaningMode

Для облегчения уборки отключается охлаждение, а освещение остаётся работать.



Режим PartyMode

При включении PartyMode будут активированы режимы максимального производства кубиков льда и SuperCool.



Режим HolidayMode

Вентилятор, SuperCool и SuperFrost отключаются, температура в холодильной камере устанавливается на уровне +15 °C для понижения расхода электроэнергии. При этом морозильная камера остается включенной.



Режим EnergySaver

Стандартная температура увеличивается максимум на 7 °C для меньшего расхода электроэнергии.



Режим SabbathMode

Выключается всё освещение и звуковые сигналы холодильника. Режим отключается через 80 часов.



Настройка языка*

Возможность выбора одного из 12 языков.

Ключевая компетенция – охлаждение.



Индикация температуры

На дисплее всегда показывается актуальное значение температуры. Изменение отображается в меню в мигающем режиме.



SuperFrost

Увеличенная холодопроизводительность в морозильном отделении для замораживания продуктов с бережным сохранением витаминов.



SuperCool

Увеличивайте мощность охлаждения, пока свежие продукты не станут такими же холодными, как и остальные.



VarioTemp

Температуру во всем морозильном отделении можно регулировать от -2 °C до +14 °C, что позволяет использовать его в соответствии со своими нуждами – для охлаждения или для хранения вин.

Краткое описание оснащения

Технологии сохранения свежести

- Bio Fresh Professional** Технология BioFresh-Professional предоставляет еще большую гибкость для индивидуального хранения продуктов.
- Hydro Breeze** Охлаждайте как профи: HydroBreeze, холодный туман, покрывает фрукты и овощи как бальзам. Преимущества BioFresh с особым вау-эффектом!
- Bio Fresh** При температуре чуть выше 0 °C и идеальной влажности фрукты, овощи, мясо, рыба и молочные продукты сохраняют свежесть значительно дольше, чем в обычной холодильной камере.
- Easy Fresh** Благодаря регулируемой влажности свежесть фруктов и овощей значительно увеличивается.
- Duo Cooling** Благодаря двум полностью отдельным контурам охлаждения система обеспечивает отсутствие воздухообмена между холодильной и морозильной камерами. Исключается передача запахов и заветривание продуктов питания.
- No Frost** Автоматическое размораживание морозильной камеры.
- Smart Frost** Очень редкое размораживание морозильной камеры.
- Super Cool** SuperCool повышает мощность охлаждения до тех пор, пока новые уложенные продукты не достигнут температуры остального содержимого.
- Super Frost** SuperFrost на короткое время увеличивает мощность охлаждения – благодаря этому температура остается постоянной, когда вы закладываете незамороженные продукты.
- Vario Temp** В качестве альтернативы морозильная камера становится дополнительной зоной охлаждения: благодаря регулировке температуры в диапазоне от -2 °C до +14 °C с точностью до градуса.

Вино

- 1 Zone** Постоянная температура во всей камере, которая регулируется в диапазоне от +5 до +20 °C.
- 2 Zones** Две температурные зоны, которые имеют независимую друг от друга точную настройку температуры от +5 до +20 °C.
- 3 Zones** Три температурные зоны, которые имеют независимую друг от друга точную настройку температуры от +5 до +20 °C.
- Temp Protect Plus** Два датчика постоянно измеряют температуру в винном шкафу. При критичном изменении температуры отправляется уведомление.

Вино

- Humidity Select** Устанавливаются два уровня влажности воздуха: «стандартный» и «высокий».
- Fresh Air** Фильтр с активированным углем надежно нейтрализует все посторонние запахи, поэтому букет вин остается неизменным.
- UV Protect Plus** Тройная защита. Дверца из тонированного стекла с двухслойным металлическим напылением отлично защищает содержимое шкафа от солнечных лучей.
- UV Protect** Двойная защита. Дверца из тонированного стекла с одним слоем металлического напыления хорошо защищает содержимое шкафа от солнечных лучей.
- Flex Fit** Подходит для бутылок любого размера.
- Sommelier Board** Для эффективной презентации и декантирования: деревянная полка с держателем из нержавеющей стали, контейнер для винных принадлежностей и место для бокалов.
- Vibrate Safe** Комплексная система охлаждения с минимальным уровнем вибраций обеспечивает спокойную обстановку для созревания вина.

Дизайн

- Glass & Steel Interior** благородные детали из стекла и нержавеющей стали в интерьере для самых высоких требований к дизайну.
- Steel Interior** Не только красивый элемент дизайна: задняя стенка SmartSteel из нержавеющей стали поддерживает сбалансированную циркуляцию воздуха.
- Light Tower** Благодаря новой концепции со светодиодными колоннами все внутреннее пространство равномерно освещено, при этом направляющие колонны являются держателями для стеклянных полок. Гибкость, компактность и уникальность.
- Light Column** Светодиодные колонны, проходящие сверху вниз, равномерно освещают камеру. С одной или двух сторон в зависимости от серии.
- Presentation Light** Эффектно подсвечивающаяся коллекция вин в моделях со стеклопакетом. Яркость освещения регулируется с помощью дисплея.
- LED** Светодиоды излучают минимальное количество тепла, энергоэффективны, не требуют обслуживания, обеспечивают оптимальное освещение.

Комфорт и функциональность

- Soft System** Даже при полной загрузке внутренней части дверца закрывается особенно мягко. Если ее угол открытия составляет менее 30°, она закрывается автоматически.
- Soft Telescopic Rails** Выдвижные контейнеры на телескопических направляющих с системой доводчиков и мягким закрыванием для комфортного использования.
- Telescopic Rails** Выдвижные контейнеры легко выдвигаются и задвигаются благодаря телескопическим направляющим.
- Tip Open** Стеклопанель при легком касании приоткрывается на 7 см для удобного захвата и полного открывания.
- Ultra Silent** Наслаждайтесь тишиной. Наслаждайтесь свежестью: наши самые тихие приборы.
- Super Silent** Слушайте внимательно: ваш Liebherr работает так тихо, что вам придется прислушиваться, чтобы услышать его.
- Touch & Swipe-Display** Интуитивно понятное управление холодильником – просто коснитесь и проведите пальцем по дисплею.
- Touch-Display** Сенсорный экран позволяет управлять холодильником Liebherr легким касанием пальца.
- Side by Side** Концепция Side-by-Side позволяет создавать эксклюзивные комбинации из ассортимента холодильных и морозильных камер, а также винных шкафов.
- Vario Space** Очень высокое пространство для хранения: просто вынуть отдельные выдвижные контейнеры морозильного отделения и стеклянные полки под ними, и вот вам еще место для очень высоких замороженных продуктов.

Специальные модели

- Outdoor** Эта модель оптимально подходит для использования на открытом воздухе: благодаря специальным материалам, прочной конструкции и высококачественным компонентам.
- Dark Grey** Новый стильный цвет DarkGeu - элегантный темно-серый. Отличное решение для современных интерьеров и кухонь в темных тонах.



Сделайте выбор еще до того, как вы откроете холодильник.

○ Pure ◇ Plus ◻ Prime △ Peak

Какое устройство подходит мне?
Вопрос клиента, на который не всегда легко ответить. Мы разделили ассортимент на четыре понятные серии, чтобы вам было проще ориентироваться.

○ Серия Pure

Серия Pure – это наш базовый класс. Простой, понятный и идеально оснащенный для всех важных потребностей. Устройства серии Pure включают в себя самое необходимое, но они до краёв наполнены высочайшим качеством Liebherr.



◇ Серия Plus

Серия Plus основана на серии Pure и отличается дополнительными деталями. "Плюс" в прямом смысле добавляет комфорт в ежедневную эксплуатацию. Устройства не только превосходно охлаждают и замораживают. Они еще и помогают сделать использование более комфортным.

◻ Серия Prime

В серии Prime устройства становятся намного благороднее. В них сделан явный акцент на премиальном дизайне и благородных материалах. Так, внутри устройства используются, в основном, высококачественные материалы, например, нержавеющая сталь. Особые световые решения делают устройства этой серии по-настоящему притягательными.



△ Серия Peak

Серия Peak – вершина модельного ряда. Здесь лучшее сочетается с лучшим. Никаких компромиссов. Инновационные технологии Liebherr вместе с передовым дизайном и первоклассными решениями для комфорта. Устройства этой серии для тех, кто хочет иметь всё лучшее.

Двухкамерные холодильники



ICBNd 5653 XL

Prime

Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый

Класс энергопотребления:	A++
Расход энергии за год / 24 ч:	239 / 0,654 кВт.ч
Общий полезный объем:	272 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 202 л , в т.ч. секции BioFresh: 70 л / морозильной камеры: 70 л
Уровень шума:	35 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	194 - 195 / 56 - 57 / мин. 55,0



Управление

- 2,4" цветной TFT-дисплей, технология Touch & Swipe
- Цифровая индикация температуры для холодильной камеры и секции BioFresh
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Полки серии GlassLine с держателями для бутылок, выдвижные контейнеры VarioBox, универсальная полка для яиц, маслёнка
- 4 полок серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Встроенная полка для бутылок
- Двухсторонние светодиодные колонны
- Светодиодное освещение секции BioFresh

- 2 контейнера секции BioFresh с доводчиками, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Морозильная камера ****

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Форма для льда с крышкой
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 10 кг
- Полки из закаленного стекла
- Светодиодное освещение
- 2м аккумулятора холода

Преимущества


- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Задняя стенка из нержавеющей стали с защитным покрытием SmartSteel
- Длина сетевого кабеля - 220 см
- Страна производства: Германия

Максимально допустимый вес мебельного фасада:

Холодильной камеры: 19 кг;
Морозильной камеры: 12 кг

Внимание!

Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.



ICBNc 5623 XL

Plus

Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый

Класс энергопотребления:	A++
Расход энергии за год / 24 ч:	239 / 0,654 кВт.ч
Общий полезный объем:	272 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 202 л , в т.ч. секции BioFresh: 70 л / морозильной камеры: 70 л
Уровень шума:	35 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	194 - 195 / 56 - 57 / мин. 55,0



Управление

- Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
- 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Встроенная полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 2 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих с частичным выдвижением, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Морозильная камера ****

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 10 кг
- Полки из закаленного стекла

Преимущества


- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Задняя стенка из нержавеющей стали с защитным покрытием SmartSteel
- Длина сетевого кабеля - 220 см
- Страна производства: Германия

Максимально допустимый вес мебельного фасада:

Холодильной камеры: 19 кг;
Морозильной камеры: 12 кг

Внимание!

Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.



ICBNbsd 5173

Peak

Система крепления фасада / тип прибора: door-on-door / встраиваемый

Класс энергопотребления:	A⁺⁺
Расход энергии за год / 24 ч:	215 / 0,589 кВт.ч
Общий полезный объем:	236 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 169 л , в т.ч. секции BioFresh: 66 л / морозильной камеры: 69 л
Уровень шума:	35 дБ(А)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °С до +38 °С)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мин. 55,0



Управление

- 2,4" цветной TFT-дисплей, технология Touch & Swipe
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling с Ambilight и угольным фильтром FreshAir
- Полочки серии GlassLine с держателями для бутылок, выдвижные контейнеры VarioBox, универсальная полка для яиц, маслёнка
- 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Встроенная полка для бутылок
- Двухсторонние светодиодные колонны

- 2 контейнера секции BioFresh с доводчиками, 1 Fruit & Vegetable-Safe с технологией HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 система хранения FlexSystem

Морозильная камера ****

- 3 контейнера, в т.ч. 2 на телескопических направляющих, система VarioSpace
- Форма для льда с крышкой
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 10 кг
- Полки из закаленного стекла
- Светодиодное освещение
- 2 аккумулятора холода

Преимущества


- Отделка задней стенки, двери, декоративных элементов в дизайне BlackSteel (черная нерж. сталь)
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля - 220 см
- Страна производства: Германия

Максимально допустимый вес мебельного фасада:

Холодильной камеры: 18 кг;
Морозильной камеры: 12 кг

Внимание!

Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.



178



ICNbsd 5173

Peak

Система крепления фасада / тип прибора: door-on-door / встраиваемый

Класс энергопотребления:	A⁺⁺
Расход энергии за год / 24 ч:	206 / 0,413 кВт.ч
Общий полезный объем:	241 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 174 л / морозильной камеры: 69 л
Уровень шума:	35 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мин. 55,0



Управление

- 2,4" цветной TFT-дисплей, технология Touch & Swipe
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера

- Система PowerCooling с Ambilight и угольным фильтром FreshAir
- Полочки серии GlassLine с держателями для бутылок, выдвижные контейнеры VarioBox, универсальная полка для яиц, маслёнка
- 5 полок серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Полка для бутылок
- Двухсторонние светодиодные колонны

Морозильная камера ****

- 3 контейнера, в т.ч. 2 на телескопических направляющих, система VarioSpace
- Форма для льда с крышкой
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 10 кг
- Полки из закаленного стекла
- Светодиодное освещение
- 2 аккумулятора холода

Преимущества


- Отделка задней стенки, двери, декоративных элементов в дизайне BlackSteel (черная нерж. сталь)
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля - 220 см
- Страна производства: Германия

Максимально допустимый вес мебельного фасада:

Холодильной камеры: 18 кг;
Морозильной камеры: 12 кг

Внимание!

Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.



ICNf 5103

Pure

Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый

Класс энергопотребления:	A⁺
Расход энергии за год / 24 ч:	282 / 0,772 кВт.ч
Общий полезный объем:	251 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 182 л / морозильной камеры: 69 л
Уровень шума:	37 дБ(А)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °С до +38 °С)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мин. 55,0



Управление

- Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
- 4 полки серии GlassLine
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими

Морозильная камера

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 10 кг
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля - 220 см
- Страна производства: Германия




Максимально допустимый вес мебельного фасада:

Холодильной камеры: 18 кг;
Морозильной камеры: 12 кг

Внимание!

Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.



ICe 5103

Pure

Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый

Класс энергопотребления:	A⁺
Расход энергии за год / 24 ч:	293 / 0,802 кВт.ч
Общий полезный объем:	262 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 182 л / морозильной камеры: 80 л
Уровень шума:	36 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мин. 55,0



Управление

- Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
- 4 полки серии GlassLine
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими

Морозильная камера

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 22 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 10 кг
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля - 220 см
- Страна производства: Германия




Максимально допустимый вес мебельного фасада:

Холодильной камеры: 18 кг;
Морозильной камеры: 12 кг

Внимание!

Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.



Холодильные камеры





IRBbsci 5170

Peak

Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый

Класс энергопотребления:	A⁺⁺
Расход энергии за год / 24 ч:	120 / 0,328 кВт.ч
Общий полезный объем:	291 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 291 л , в т.ч. BioFresh: 96 л
Уровень шума:	34 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мин. 55,0



Управление

- 2,4" цветной TFT-дисплей, технология Touch & Swipe
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Преимущества

- Отделка задней стенки, двери, декоративных элементов в дизайне BlackSteel (черная нерж. сталь)
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля - 220 см
- Страна производства: Германия

Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling с Ambilight и угольным фильтром FreshAir
- Полочки серии GlassLine с держателями для бутылок, выдвижные контейнеры VarioBox, универсальная полка для яиц, маслénка
- 8 полок серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Встроенная полка для бутылок
- Двухсторонние светодиодные колонны
- 3 контейнера секции BioFresh с доводчиками, 2 Fruit & Vegetable-Safe, в т.ч. 1 с технологией HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 система хранения FlexSystem

Максимально допустимый вес мебельного фасада:


Холодильной камеры: 26 кг;

Внимание!

Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.

Встраиваемая холодильная камера

178



IRBd 5120

Plus

Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый

Класс энергопотребления:	A⁺⁺
Расход энергии за год / 24 ч:	120 / 0,328 кВт.ч
Общий полезный объем:	291 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 291 л , в т.ч. секции BioFresh: 96 л
Уровень шума:	35 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мин. 55,0



Управление

- Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры для холодильной камеры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Преимущества

- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 220 см
- Страна производства: Германия

Холодильная камера и секция BioFresh


- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
- 6 полок серии GlassLine, 1 из них складная
- Встроенная полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 3 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих с частичным выдвижением, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe



Максимально допустимый вес мебельного фасада:
Холодильной камеры: 26 кг;

Внимание!

Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.



IRBd 5121

Plus

Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый

Класс энергопотребления:	A⁺⁺
Расход энергии за год / 24 ч:	215 / 0,589 кВт.ч
Общий полезный объем:	273 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 246 л , в т.ч. секции BioFresh: 96 л / морозильной камеры: 27 л
Уровень шума:	36 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мин. 55,0



Управление

- Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры для холодильной камеры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Морозильная камера **4******

- Морозильная камера 4-звезды, изменяемая сторона открывания двери
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 16 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 2 кг
- Стекланная полка

Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
- 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Встроенная полка для бутылок
- Двухстороннее освещение
- 3 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих с частичным выдвижением, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

Преимущества


- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 220 см
- Страна производства: Германия



Максимально допустимый вес мебельного фасада:
Холодильной камеры: 26 кг;

Внимание!

Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.



IRSe 1780-PB

Pure

Система крепления фасада / тип прибора: door sliding / встраиваемый

Класс энергопотребления:	A⁺⁺
Расход энергии за год / 24 ч:	104 / 0,284 кВт.ч
Общий полезный объем:	307 л
Уровень шума:	35 дБ(A)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мин. 55,0



Управление


- Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
- 7 полок серии GlassLine
- Полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 1 контейнер секции EasyFresh на телескопических направляющих с частичным выдвижением
- 1 большой контейнер для овощей и фруктов на телескопических направляющих с частичным выдвижением

Преимущества

- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля - 220 см
- Страна производства: Германия



IRSe 1784-PB

Pure

Система крепления фасада / тип прибора: door sliding / встраиваемый

Класс энергопотребления:	A⁺⁺
Расход энергии за год / 24 ч:	196 / 0,536 кВт.ч
Общий полезный объем:	284 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 257 л / морозильной камеры: 27 л
Уровень шума:	36 дБ(A)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мин. 55,0



Управление

- Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры для холодильной камеры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера


- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
- 5 полок серии GlassLine
- Двухстороннее освещение
- 1 контейнер секции EasyFresh на телескопических направляющих с частичным выдвижением
- 1 большой контейнер для овощей и фруктов на телескопических направляющих с частичным выдвижением

Морозильная камера

- Морозильная камера 4-звезды, изменяемая сторона открывания двери
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 16 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 2 кг
- Стеклая полка

Преимущества

- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля - 220 см
- Страна производства: Германия



IRBci 4150

Prime

Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый

Класс энергопотребления:	A⁺⁺
Расход энергии за год / 24 ч:	108 / 0,295 кВт.ч
Общий полезный объем:	188 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 188 л , в т.ч. секции BioFresh: 65 л
Уровень шума:	35 дБ(A)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	121,6 - 123,6 / 56 - 57 / мин. 55,0



Управление

- 2,4" цветной TFT-дисплей, технология Touch & Swipe
- Цифровая индикация температуры для холодильной камеры и секции BioFresh
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Полочки серии GlassLine с держателями для бутылок, выдвижные контейнеры VarioBox, универсальная полка для яиц, маслёнка
- 3 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Встроенная полка для бутылок
- Двухсторонние светодиодные колонны
- Светодиодное освещение секции BioFresh

- 2 контейнера секции BioFresh с доводчиками, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Преимущества


- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Задняя стенка из нержавеющей стали с защитным покрытием SmartSteel
- Длина сетевого кабеля – 220 см
- Страна производства: Германия



Максимально допустимый вес мебельного фасада:
Холодильной камеры: 19 кг;

Внимание!

Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.



IRBc 4120

Plus

Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый

Класс энергопотребления:	A⁺⁺
Расход энергии за год / 24 ч:	108 / 0,295 кВт.ч
Общий полезный объем:	188 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 188 л , в т.ч. секции BioFresh: 65 л
Уровень шума:	35 дБ(A)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	121,6 - 123,6 / 56 - 57 / мин. 55,0



Управление

- Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры для холодильной камеры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Преимущества

- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 220 см
- Страна производства: Германия

Холодильная камера и секция BioFresh


- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
- 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Встроенная полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 2 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих с частичным выдвижением, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe



Максимально допустимый вес мебельного фасада:
Холодильной камеры: 19 кг;

Внимание!

Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.



Морозильные камеры



SIFNdi 5178

Peak

Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый

Класс энергопотребления:	A⁺⁺
Расход энергии за год / 24 ч:	219 / 0,600 кВт.ч
Общий полезный объем:	209 л
Уровень шума:	35 дБ(A)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мин. 55,0



Управление

- 2,4" цветной TFT-дисплей, технология Touch & Swipe
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправности: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Морозильная камера **B^{***}**

- 8 контейнеров, в т.ч. 6 на телескопических направляющих, система VarioSpace
- Форма для льда с крышкой
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 18 кг
- Светодиодное освещение
- 2 аккумулятора холода
- Поднос для замораживания

Преимущества

- Двухсторонний обогрев боковых стенок, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
- Регулируемые ножки спереди
- Сторона открывания двери – левая, перенавешиваемая
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 220 см
- Страна производства: Германия



178


Side by Side



Максимально допустимый вес мебельного фасада:
Морозильной камеры: 26 кг

Внимание!

Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.



SIFNe 5108

Pure

Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый

Класс энергопотребления:	A⁺
Расход энергии за год / 24 ч:	307 / 0,840 кВт.ч
Общий полезный объем:	209 л
Уровень шума:	35 дБ(A)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мин. 55,0



Управление

- Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправности: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Морозильная камера **B^{***}**

- 8 контейнеров с направляющими, система VarioSpace
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 18 кг

Преимущества

- Двухсторонний обогрев боковых стенок, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
- Регулируемые ножки спереди
- Сторона открывания двери – левая, перенавешиваемая
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 220 см
- Страна производства: Германия




178

Side by Side

Максимально допустимый вес мебельного фасада:
Морозильной камеры: 26 кг

Внимание!

Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.



Комбинации Side-by-Side



IXRFW 5153

Prime

SIFNdi 5178

Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый

Класс энергопотребления:	A⁺
Расход энергии за год / 24 ч:	219 / 0,600 кВт.ч
Общий полезный объем:	209 л
Уровень шума:	35 дБ(A)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / мин. 55,0

No Frost	Super Frost	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Telescopic Rails	LED
----------	-------------	-------------	--------------	-----------------------	-------------	------------------	-----

Управление

- 2,4" цветной TFT-дисплей, технология Touch & Swipe
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Морозильная камера **4*****

- 8 контейнеров, в т.ч. 6 на телескопических направляющих, система VarioSpace
- Форма для льда с крышкой
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 18 кг
- Полки из закаленного стекла
- Светодиодное освещение
- 2 аккумулятора холода
- Поднос для замораживания

Преимущества

- Двухсторонний обогрев боковых стенок, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
- Регулируемые ножки спереди
- Сторона открывания двери – левая, перенавешиваемая
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 220 см
- Страна производства: Германия

IRBci 5150

Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый

Класс энергопотребления:	A⁺
Расход энергии за год / 24 ч:	120 / 0,328 кВт.ч
Общий полезный объем:	291 л
Уровень шума:	34 дБ(A)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / мин. 55,0

Bio Fresh	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display
-----------	------------	------------------------	-------------	-------------	-----------------------	--------------	-----------------------

Управление

- 2,4" цветной TFT-дисплей, технология Touch & Swipe
- Цифровая индикация температуры для холодильной камеры и секции BioFresh
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Полочки серии GlassLine с держателями для бутылок, выдвижные контейнеры VarioBox, универсальная полка для яиц, масленка
- 6 полок серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Встроенная полка для бутылок
- Двухсторонние светодиодные колонны
- Светодиодное освещение секции BioFresh

- 3 контейнера секции BioFresh с доводчиками, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

Преимущества

- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Задняя стенка из нержавеющей стали с защитным покрытием SmartSteel
- Длина сетевого кабеля – 220 см
- Страна производства: Германия

EWTgb 3583

Фасад / тип прибора: вровень с поверхностью / встраиваемый

Класс энергопотребления:	A
Расход энергии за год / 24 ч:	162 / 0,442 кВт.ч
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	83²
Общий полезный объем:	271 л
Уровень шума:	34 дБ(A)
Климатический класс:	SN (от +10 °C до +32 °C)
Дверь:	стеклопакет, черная рамка
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	177,2 – 178 / 56 – 57 / мин. 55

2 Zones	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Soft System	Telescopic Rails
Tip Open	Super Silent	Presentation Board						

Управление

- LCD-дисплей внутри камеры, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры для 2 температурных зон
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: акустический
- Защита от детей

Винный шкаф

- 2 температурные зоны, регулируются от +5 °C до +20 °C
- 2 контура охлаждения
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
- Поддержание влажности воздуха посредством вентилятора
- Светодиодное освещение с функцией включения / выключения, регулировкой яркости

- Полки из натурального дерева
- 10 полок для хранения, в т.ч. 8 на телескопических направляющих, в т.ч. 1 презентационная полка

Преимущества

- Технология TipOpen
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Скрытая дверная петля с ограничителем открывания
- Длина сетевого кабеля – 280 см
- Страна производства: Австрия

↑
178
↓


IXRFW 5153

Максимально допустимый вес мебельного фасада:

- Морозильной камеры: 26 кг
- Винного шкафа: -
- Холодильной камеры: 26 кг

Внимание!

Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.



IXRFW 5150

Prime

SIFNdi 5178

Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый

Класс энергопотребления:	A⁺
Расход энергии за год / 24 ч:	219 / 0,600 кВт.ч
Общий полезный объем:	209 л
Уровень шума:	35 дБ(A)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / мин. 55,0

No Frost	Super Frost	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Telescopic Rails	LED
----------	-------------	-------------	--------------	-----------------------	-------------	------------------	-----

Управление

- 2,4" цветной TFT-дисплей, технология Touch & Swipe
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Морозильная камера **E4*****

- 8 контейнеров, в т.ч. 6 на телескопических направляющих, система VarioSpace
- Форма для льда с крышкой
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 18 кг
- Полки из закаленного стекла
- Светодиодное освещение
- 2 аккумулятора холода
- Поднос для замораживания

Преимущества

- Двухсторонний обогрев боковых стенок, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
- Регулируемые ножки спереди
- Сторона открывания двери – левая, перенавешиваемая
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 220 см
- Страна производства: Германия

IRBci 5150

Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый

Класс энергопотребления:	A⁺
Расход энергии за год / 24 ч:	120 / 0,328 кВт.ч
Общий полезный объем:	291 л
Уровень шума:	34 дБ(A)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / мин. 55,0

Bio Fresh	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display
-----------	------------	------------------------	-------------	-------------	-----------------------	--------------	-----------------------

Управление

- 2,4" цветной TFT-дисплей, технология Touch & Swipe
- Цифровая индикация температуры для холодильной камеры и секции BioFresh
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Полочки серии GlassLine с держателями для бутылок, выдвижные контейнеры VarioBox, универсальная полка для яиц, масленка
- 6 полок серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Встроенная полка для бутылок
- Двухсторонние светодиодные колонны
- Светодиодное освещение секции BioFresh

- 3 контейнера секции BioFresh с доводчиками, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

Преимущества

- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Задняя стенка из нержавеющей стали с защитным покрытием SmartSteel
- Длина сетевого кабеля – 220 см
- Страна производства: Германия

EWTdf 3553

Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый

Класс энергопотребления:	A
Расход энергии за год / 24 ч:	162 / 0,443 кВт.ч
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	80²
Общий полезный объем:	254 л
Уровень шума:	34 дБ(A)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °C до +38 °C)
Дверь:	стеклопакет, требуется установка фасада
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	177,2 – 178 / 56 – 57 / мин. 55

2 Zones	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Soft System	Telescopic Rails
Super Silent	Presentation Board							

Управление

- LCD-дисплей внутри камеры, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры для 2 температурных зон
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: акустический
- Защита от детей

Винный шкаф

- 2 температурные зоны, регулируются от +5 °C до +20 °C
- 2 контура охлаждения
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
- Поддержание влажности воздуха посредством вентилятора

- Светодиодное освещение с функцией включения / выключения, регулировкой яркости
- Полки из натурального дерева
- 10 полок для хранения, в т.ч. 8 на телескопических направляющих, в т.ч. 1 презентационная полка

Преимущества

- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Скрытая дверная петля с ограничителем открывания
- Длина сетевого кабеля – 280 см
- Страна производства: Австрия

↑
178
↓


IXRFW 5150

Максимально допустимый вес мебельного фасада:

- Морозильной камеры: 26 кг
- Винного шкафа: 20 кг
- Холодильной камеры: 26 кг

Внимание!

Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.



IXRWbs 5173

Peak

EWTgb 3583

Класс энергопотребления:	A
Расход энергии за год / 24 ч:	162 / 0,442 кВт.ч
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	83*
Общий полезный объем:	271 л
Уровень шума:	34 дБ(А)
Климатический класс:	SN (от +10 °С до +32 °С)
Дверь:	стеклопакет, черная рамка
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	177,2 - 178 / 56 - 57 / мин. 55



Управление

- LCD-дисплей внутри камеры, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры для 2 температурных зон
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: акустический
- Защита от детей

Винный шкаф

- 2 температурные зоны, регулируются от +5 °С до +20 °С
- 2 контура охлаждения
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
- Поддержание влажности воздуха посредством вентилятора
- Светодиодное освещение с функцией включения / выключения, регулировкой яркости
- Полки из натурального дерева

- 10 полок для хранения, в т.ч. 8 на телескопических направляющих, в т.ч. 1 презентационная полка

Преимущества

- Технология TipOpen
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Скрытая дверная петля с ограничителем открывания
- Длина сетевого кабеля – 280 см
- Страна производства: Австрия

IRBbsci 5170

Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый

Класс энергопотребления:	A+
Расход энергии за год / 24 ч:	120 / 0,328 кВт.ч
Общий полезный объем:	291 л
Полезный объем: холодильной камеры:	291 л , в т.ч. секции BioFresh: 96 л
Уровень шума:	34 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мин. 55,0



Управление

- 2,4" цветной TFT-дисплей, технология Touch & Swipe
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling с Ambilight и угольным фильтром FreshAir
- Полочки серии GlassLine с держателями для бутылок, выдвижные контейнеры VarioBox, универсальная полка для яиц, маслénка
- 8 полок серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Встроенная полка для бутылок
- Двухсторонние светодиодные колонны
- 3 контейнера секции BioFresh с доводчиками, 2 Fruit & Vegetable-Safe, в т.ч. 1 с технологией HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 система хранения FlexSystem

Преимущества

- Отделка задней стенки, двери, декоративных элементов в дизайне BlackSteel (черная нерж. сталь)
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 220 см
- Страна производства: Германия

↑
178


IXRWbs 5173

Максимально допустимый вес мебельного фасада:

Винного шкафа: - | Холодильной камеры: 26 кг

Внимание!

Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.



IXRF 5155

Prime

SIFndi 5178

Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый

Класс энергопотребления:	A⁺
Расход энергии за год / 24 ч:	219 / 0,600 кВт.ч
Общий полезный объем:	209 л
Уровень шума:	35 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / мин. 55,0



Управление

- 2,4" цветной TFT-дисплей, технология Touch & Swipe
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Морозильная камера **E4*****

- 8 контейнеров, в т.ч. 6 на телескопических направляющих, система VarioSpace
- Форма для льда с крышкой
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 18 кг
- Полки из закаленного стекла
- Светодиодное освещение
- 2 аккумулятора холода
- Поднос для замораживания

Преимущества

- Двухсторонний обогрев боковых стенок, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
- Регулируемые ножки спереди
- Сторона открывания двери – левая, перенавешиваемая
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 220 см
- Страна производства: Германия

IRBci 5150

Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый

Класс энергопотребления:	A⁺
Расход энергии за год / 24 ч:	120 / 0,328 кВт.ч
Общий полезный объем:	291 л
Уровень шума:	34 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / мин. 55,0



Управление

- 2,4" цветной TFT-дисплей, технология Touch & Swipe
- Цифровая индикация температуры для холодильной камеры и секции BioFresh
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Полочки серии GlassLine с держателями для бутылок, выдвижные контейнеры VarioBox, универсальная полка для яиц, маслénка
- 6 полок серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Встроенная полка для бутылок
- Двухсторонние светодиодные колонны
- Светодиодное освещение секции BioFresh

- 3 контейнера секции BioFresh с доводчиками, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

Преимущества

- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Задняя стенка из нержавеющей стали с защитным покрытием SmartSteel
- Длина сетевого кабеля – 220 см
- Страна производства: Германия

↑
178
↓




IXRF 5155

Максимально допустимый вес мебельного фасада:
Морозильной камеры: 26 кг | Холодильной камеры: 26 кг

Внимание!

Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.



IXRF 5125

Plus

SIF № 5128

Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый

Класс энергопотребления:	A⁺
Расход энергии за год / 24 ч:	307 / 0,840 кВт.ч
Общий полезный объем:	209 л
Уровень шума:	35 дБ(A)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мин. 55,0



Управление

- Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Морозильная камера **4*****

- 8 контейнеров с направляющими, система VarioSpace
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 18 кг
- Поднос для замораживания

Преимущества

- Двухсторонний обогрев боковых стенок, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
- Регулируемые ножки спереди
- Страна открывания двери – левая, перенавешиваемая
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 220 см
- Страна производства: Германия

IRBd 5120

Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый

Класс энергопотребления:	A⁺
Расход энергии за год / 24 ч:	120 / 0,328 кВт.ч
Общий полезный объем:	291 л
Уровень шума:	35 дБ(A)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мин. 55,0



Управление

- Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры для холодильной камеры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
- 6 полок серии GlassLine, 1 из них складная
- Встроенная полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 3 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих с частичным выдвижением, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

Преимущества

- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 220 см
- Страна производства: Германия

↑
178
↓




IXRF 5125

Максимально допустимый вес мебельного фасада:

Морозильной камеры: 26 кг | Холодильной камеры: 26 кг

Внимание!

Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.





IXRF 5100

Pure

SIFnF 5108

Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый

Класс энергопотребления:	A⁺
Расход энергии за год / 24 ч:	307 / 0,840 кВт.ч
Общий полезный объем:	209 л
Уровень шума:	37 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / мин. 55,0



Управление

- Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Морозильная камера **E******

- 8 контейнеров с направляющими, система VarioSpace
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 18 кг

Преимущества

- Двухсторонний обогрев боковых стенок, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
- Регулируемые ножки спереди
- Сторона открывания двери – левая, перенавешиваемая
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 220 см
- Страна производства: Германия

IRe 5100

Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый

Класс энергопотребления:	A⁺
Расход энергии за год / 24 ч:	104 / 0,284 кВт.ч
Общий полезный объем:	307 л
Уровень шума:	35 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / мин. 55,0



Управление

- Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
- 7 полок серии GlassLine
- Полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 1 контейнер секции EasyFresh на телескопических направляющих с частичным выдвижением
- 1 большой контейнер для овощей и фруктов на телескопических направляющих с частичным выдвижением

Преимущества

- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 220 см
- Страна производства: Германия

↑
178
↓




IXRF 5100

Максимально допустимый вес мебельного фасада:
Морозильной камеры: 26 кг | Холодильной камеры: 26 кг

Внимание!

Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.



IXRF 4155

Prime

SIFNdi 4155

Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый

Класс энергопотребления:	A⁺⁺
Расход энергии за год / 24 ч:	169 / 0,463 кВт.ч
Общий полезный объем:	126 л
Уровень шума:	36 дБ(A)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	121,6 – 123,6 / 56 – 57 / мин. 55,0



Управление

- 2,4" цветной TFT-дисплей, технология Touch & Swipe
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Морозильная камера **E4*****

- 5 контейнеров с направляющими, система VarioSpace
- Форма для льда с крышкой
- Светодиодное освещение
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 12 кг
- 1 аккумулятор холода
- Поднос для замораживания

Преимущества

- Обогрев боковых стенок и верхней части, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
- Регулируемые ножки спереди
- Сторона открывания двери – левая, перенавешиваемая
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 220 см
- Страна производства: Германия

IRBci 4150

Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый

Класс энергопотребления:	A⁺
Расход энергии за год / 24 ч:	108 / 0,295 кВт.ч
Общий полезный объем:	188 л
Полезный объем: холодильной камеры:	188 л , в т.ч. секции BioFresh: 65 л
Уровень шума:	35 дБ(A)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	121,6 – 123,6 / 56 – 57 / мин. 55,0



Управление

- 2,4" цветной TFT-дисплей, технология Touch & Swipe
- Цифровая индикация температуры для холодильной камеры и секции BioFresh
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Полочки серии GlassLine с держателями для бутылок, выдвижные контейнеры VarioBox, универсальная полка для яиц, маслёнка
- 3 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Встроенная полка для бутылок
- Двухсторонние светодиодные колонны
- Светодиодное освещение секции BioFresh

- 2 контейнера секции BioFresh с доводчиками, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Преимущества

- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Задняя стенка из нержавеющей стали с защитным покрытием SmartSteel
- Длина сетевого кабеля – 220 см
- Страна производства: Германия


↑
122
↓

IXRF 4155

Максимально допустимый вес мебельного фасада:
Морозильной камеры: 19 кг | Холодильной камеры: 19 кг

Внимание!

Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.



IXRF 5655

Prime

IFNbi 3553

Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый

Класс энергопотребления:	A⁺⁺
Расход энергии за год / 24 ч:	133 / 0,364 кВт.ч
Общий полезный объем:	65 л
Уровень шума:	35 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	71,4 – 73 / 56 – 57 / мин. 55,0



Управление

- 2,4" цветной TFT-дисплей, технология Touch & Swipe
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Преимущества

- Подогрев верхней части, можно использовать в составе Side-by-Side
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 220 см
- Страна производства: Германия

Морозильная камера *******

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Форма для льда с крышкой
- Светодиодное освещение
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 15 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 11 кг
- 1 аккумулятор холода
- Полки из закаленного стекла
- Поднос для замораживания

IRBci 4150

Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый

Класс энергопотребления:	A⁺⁺
Расход энергии за год / 24 ч:	108 / 0,295 кВт.ч
Общий полезный объем:	188 л
Уровень шума:	35 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	121,6 – 123,6 / 56 – 57 / мин. 55,0



Управление

- 2,4" цветной TFT-дисплей, технология Touch & Swipe
- Цифровая индикация температуры для холодильной камеры и секции BioFresh
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

- 2 контейнера секции BioFresh с доводчиками, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Преимущества

- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Задняя стенка из нержавеющей стали с защитным покрытием SmartSteel
- Длина сетевого кабеля – 220 см
- Страна производства: Германия

Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Полочки серии GlassLine с держателями для бутылок, выдвижные контейнеры VarioBox, универсальная полка для яиц, маслénка
- 3 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Встроенная полка для бутылок
- Двухсторонние светодиодные колонны
- Светодиодное освещение секции BioFresh



IXRF 5655

Максимально допустимый вес мебельного фасада:


Холодильной камеры: 19 кг
 Морозильной камеры: 14 кг

Внимание!

Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.

Холодильная камера должна находиться только сверху.

Между устройствами требуется установка фиксированной мебельной перегородки, выдерживающей вес холодильной камеры, фасада и хранимых продуктов.





IXRF 5625

Plus

IFNd 3503

Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый

Класс энергопотребления:	A⁺⁺
Расход энергии за год / 24 ч:	133 / 0,364 кВт.ч
Общий полезный объем:	65 л
Уровень шума:	36 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	71,4 – 73 / 56 – 57 / мин. 55,0



Управление

- Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Преимущества

- Подогрев верхней части, можно использовать в составе Side-by-Side
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 220 см
- Страна производства: Германия

Морозильная камера **E4*****

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 15 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 11 кг
- Полки из закаленного стекла

IRBc 4120

Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый

Класс энергопотребления:	A⁺
Расход энергии за год / 24 ч:	108 / 0,295 кВт.ч
Общий полезный объем:	188 л
Уровень шума:	35 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	121,6 – 123,6 / 56 – 57 / мин. 55,0



Управление

- Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры для холодильной камеры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Преимущества

- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 220 см
- Страна производства: Германия

Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
- 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Встроенная полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 2 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих с частичным выдвижением, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe



IXRF 5625

Максимально допустимый вес мебельного фасада:


Холодильной камеры: 19 кг
Морозильной камеры: 14 кг

Внимание!

Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.

Холодильная камера должна находиться только сверху.

Между устройствами требуется установка фиксированной мебельной перегородки, выдерживающей вес холодильной камеры, фасада и хранимых продуктов.



Отдельно стоящие
двухкамерные холодильники





CBNdgc 5733 Plus

Класс энергопотребления:	A⁺⁺ ¹
Расход энергии за год / 24 ч:	252 / 0,690 кВт.ч¹
Общий полезный объем:	349 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 255 л , в т.ч. секции BioFresh: 98 л / морозильной камеры: 94 л
Уровень шума:	37 дБ(A)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь / корпус:	DarkGrey / DarkGrey (RAL 7024)
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	201,5 / 59,7 / 67,5¹



Управление

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
- 3 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Встроенная полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 2 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих с частичным выдвижением, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe


Морозильная камера

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Ручка с толкателем
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см
- Страна производства: Болгария

Высота 201,5 см
Ширина 59,7 см
Глубина 67,5 см¹



← 60 →



CNsdс 5703 Pure

Класс энергопотребления:	A⁺⁺ ¹
Расход энергии за год / 24 ч:	233 / 0,637 кВт.ч¹
Общий полезный объем:	360 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 266 л / морозильной камеры: 94 л
Уровень шума:	37 дБ(A)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь / корпус:	Нерж. сталь SmartSteel / серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	201,5 / 59,7 / 67,5¹



Управление

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
- 5 полок серии GlassLine
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими


Морозильная камера

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Вертикальные встроенные ручки
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см
- Страна производства: Болгария

Высота 201,5 см
Ширина 59,7 см
Глубина 67,5 см¹



← 60 →



Холодильные камеры для установки под столешницу



URc 375i XL Prime

Система крепления фасада / тип прибора: door on door /
встраиваемый под столешницу

Класс энергопотребления:	A ⁺⁺
Расход энергии за год / 24 ч:	59 / 0,159 кВт.ч
Общий полезный объем:	134 л
Уровень шума:	34 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	86 - 92 / 60 / мин. 56,0




- Управление**
- 2,4" цветной TFT-дисплей, технология Touch & Swipe
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Преимущества**
- 1 контейнер секции EasyFresh
 - 1 универсальный контейнер
 - Транспортировочные ручки сзади
 - Регулируемые по высоте ножки спереди и сзади
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля - 220 см
 - Страна производства: Австрия

- Холодильная камера**
- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
 - Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, универсальная полка для яиц, масленка
 - 2 полки серии GlassLine, 1 из них складная
 - Светодиодное освещение, расположенное в верхней части



Максимально допустимый вес мебельного фасада:
Холодильной камеры: 10 кг;

Внимание!
Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.



SUBa30 375i XL Prime

Система крепления фасада / тип прибора: door on door /
встраиваемый под столешницу

Класс энергопотребления:	A ⁺⁺
Расход энергии за год / 24 ч:	43 / 0,117 кВт.ч
Общий полезный объем:	80 л
Уровень шума:	35 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	86 - 92 / 60 / мин. 56,0





- Управление**
- 2,4" цветной TFT-дисплей, технология Touch & Swipe
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический

- Секция BioFresh**
- Светодиодное освещение секции BioFresh
 - 3 контейнера секции BioFresh с направляющими
 - Можно установить повышенную либо пониженную влажность

- Преимущества**
- Двухсторонний обогрев боковых стенок, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
 - Транспортировочные ручки сзади
 - Регулируемые по высоте ножки спереди и сзади
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля - 220 см
 - Страна производства: Австрия

Максимально допустимый вес мебельного фасада:
Холодильной камеры: 10 кг;

Внимание!
Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.





URPr 375i XL

Prime

Система крепления фасада / тип прибора: door on door /
встраиваемый под столешницу

Класс энергопотребления:	A++
Расход энергии за год / 24 ч:	59 / 0,159 кВт.ч
Общий полезный объем:	126 л
Уровень шума:	34 дБ(A)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	86 - 92 / 60 / мин. 56,0



Управление

- 2,4" цветной TFT-дисплей, технология Touch & Swipe
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Маслёнка
- 2 выдвижные полки серии GlassLine, универсальная полка для яиц
- Корзина для бутылок, интегрированная в нижнее отделение
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части

- 1 большой контейнер для овощей и фруктов

Преимущества

- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые по высоте ножки спереди и сзади
- Полностью выдвижной контейнер
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля - 220 см
- Страна производства: Австрия

86-92




Максимально допустимый вес мебельного фасада:

Холодильной камеры: 10 кг;

Внимание!

Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.



Холодильная камера, встраиваемая под столешницу

URDd 375i XL

Prime

Система крепления фасада / тип прибора: door on door /
встраиваемый под столешницу

Класс энергопотребления:	A⁺⁺
Расход энергии за год / 24 ч:	83 / 0,225 кВт.ч
Общий полезный объем:	115 л
Уровень шума:	34 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	86 - 92 / 60 / мин. 56,0



Управление

- 2,4" цветной TFT-дисплей, технология Touch & Swipe
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера

- Вентилятор с угольным фильтром FreshAir
- LED освещение двух контейнеров
- Телескопические направляющие выдвижных контейнеров

Преимущества

- 2 независимых отделения
- Регулировка температуры от 0 °С до +14 °С в каждом отделении
- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые по высоте ножки спереди и сзади
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля - 220 см
- Страна производства: Австрия




Максимально допустимый вес мебельного фасада:

Верхнее отделение: 5 кг;
Нижнее отделение: 5 кг;

Внимание!

Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.



UBCpr 376i XL Prime

Система крепления фасада / тип прибора: door on door /
встраиваемый под столешницу

Расход энергии за год / 24 ч:	161 / 0,440 кВт.ч
Общий полезный объем:	130 л
Уровень шума:	34 дБ(А)
Дверь:	стеклопакет, требуется установка фасада
Климатический класс:	5 (от +10 °С до +40 °С)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	86 - 92 / 60 / мин. 56,0



Управление

- 2,4" цветной TFT-дисплей, технология Touch & Swipe
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправности: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера

- Вентилятор PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- 2 полки изменяемые по высоте, 1 из них складная
- LED освещение
- Выдвижная полка на телескопических направляющих
- Полка для бутылок

Преимущества

- Регулировка температуры от +2 °С до +14 °С
- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые по высоте ножки спереди и сзади
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля - 220 см
- Страна производства: Австрия


86-92



Максимально допустимый вес мебельного фасада:
Фасад холодильного отделения: 10 кг;

Внимание!

Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.



Уличные холодильники для установки под столешницу



UORpr 366i Prime

Система крепления фасада / тип прибора: door on door /
встраиваемый под столешницу / установка на улице

Расход энергии за год / 24 ч:	135 / 0,369 кВт.ч
Общий полезный объем:	107 л
Уровень шума:	36 дБ(А)
Дверь:	стеклопакет, требуется установка фасада
Климатический класс:	5 / СС2 (от -10 °С до +32 °С)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	82 - 88 / 60 / мин. 56,0



Управление

- 2,4" цветной TFT-дисплей, технология Touch & Swipe
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправности: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера

- Вентилятор PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- 2 полки изменяемые по высоте, 1 из них складная
- LED освещение
- Выдвижная полка на телескопических направляющих
- Полка для бутылок

Преимущества

- Холодильник для установки на улице
- Защита по стандарту IPX4
- Температура окружающего воздуха от -10 °С до +32 °С
- Регулировка температуры от +2 °С до +14 °С
- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые по высоте ножки спереди и сзади
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля - 220 см
- Страна производства: Австрия

↑
82-88
↓




Максимально допустимый вес мебельного фасада:

Фасад холодильного отделения: 10 кг;

Внимание!

Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.



UORpr 365i Prime

Система крепления фасада / тип прибора: door on door /
встраиваемый под столешницу / установка на улице

Расход энергии за год / 24 ч:	135 / 0,369 кВт.ч
Общий полезный объем:	107 л
Уровень шума:	36 дБ(А)
Дверь:	глухая, требуется установка фасада
Климатический класс:	5 / СС2 (от -10 °С до +32 °С)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	82 - 88 / 60 / мин. 56,0



Управление

- 2,4" цветной TFT-дисплей, технология Touch & Swipe
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправности: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера

- Вентилятор PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- 2 полки изменяемые по высоте, 1 из них складная
- LED освещение
- Выдвижная полка на телескопических направляющих
- Полка для бутылок

Преимущества

- Холодильник для установки на улице
- Защита по стандарту IPX4
- Температура окружающего воздуха от -10 °С до +32 °С
- Регулировка температуры от +2 °С до +14 °С
- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые по высоте ножки спереди и сзади
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля - 220 см
- Страна производства: Австрия

↑
82-88
↓




Максимально допустимый вес мебельного фасада:

Фасад холодильного отделения: 10 кг;

Внимание!

Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.





Морозильные камеры
для установки под столешницу

SUFNc 375i XL Prime

Система крепления фасада / тип прибора: door on door /
встраиваемый под столешницу

Класс энергопотребления:	A⁺⁺
Расход энергии за год / 24 ч:	106 / 0,289 кВт.ч
Общий полезный объем:	78 л
Уровень шума:	34 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	86 - 92 / 60 / мин. 56,0



Управление

- 2,4" цветной TFT-дисплей, технология Touch & Swipe
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический
- Система PowerCooling

Преимущества

- Двухсторонний обогрев боковых стенок, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые по высоте ножки спереди и сзади
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля - 220 см
- Страна производства: Австрия

Морозильная камера **4*****


- 3 контейнера с направляющими, система VarioSpace
- Форма для льда с крышкой
- Светодиодное освещение
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 12 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 10 кг

Максимально допустимый вес мебельного фасада:

Морозильной камеры: 10 кг;

Внимание!

Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.



SUFNPc 365i Prime

Система крепления фасада / тип прибора: door on door /
встраиваемый под столешницу

Класс энергопотребления:	A⁺⁺
Расход энергии за год / 24 ч:	106 / 0,288 кВт.ч
Общий полезный объем:	70 л
Уровень шума:	32 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	82 - 88 / 60 / мин. 56,0



Управление

- 2,4" цветной TFT-дисплей, технология Touch & Swipe
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический
- Система PowerCooling

Преимущества

- Двухсторонний обогрев боковых стенок, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые по высоте ножки спереди и сзади
- Полностью выдвижной контейнер
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля - 220 см
- Страна производства: Австрия

Морозильная камера **4*****


- 3 контейнера на телескопических направляющих, система VarioSpace
- Форма для льда с крышкой
- Светодиодное освещение
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 11 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 10м кг

Максимально допустимый вес мебельного фасада:

Морозильной камеры: 10 кг;

Внимание!

Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.



Винные шкафы
для установки под столешницу





UWgbi 3782 XL

Vinidor Selection

Фасад / тип прибора: ровень с поверхностью / встраиваемый под столешницу

Класс энергопотребления:	A++
Расход энергии за год / 24 ч:	86 / 0,235 кВт.ч
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	38²
Общий полезный объем:	104 л
Уровень шума:	34 дБ(А)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °С до +38 °С)
Дверь:	стеклопакет, черная рамка
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	86 - 92 / 60 / мин. 58

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Steel Interior	Light Tower	Soft System
Telescopic Rails	Tip Open	Super Silent	Touch & Swipe-Display					

Управление


- 2,4" цветной TFT-дисплей за дверью, технология Touch & Swipe
- Цифровая индикация температуры для 2 температурных зон
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический
- Защита от детей

Винный шкаф

- 2 температурные зоны, регулируются от +5 °С до +20 °С
- 2 контура охлаждения
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
- Выбор одного из двух уровней влажности
- Светодиодные колонны двухсторонние, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы

- Деревянные полки с фронтом из алюминия
 - 5 полок для хранения, в т.ч. 4 на телескопических направляющих
- Преимущества**
- Технология **TipOpen**
 - Транспортировочные ручки сзади
 - Регулируемые по высоте ножки спереди и сзади
 - Переносимая дверь
 - Длина сетевого кабеля – 220 см
 - Страна производства: Австрия

86-92



UWgbi 3682

Vinidor Selection

Фасад / тип прибора: ровень с поверхностью / встраиваемый под столешницу

Класс энергопотребления:	A++
Расход энергии за год / 24 ч:	86 / 0,235 кВт.ч
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	32²
Общий полезный объем:	95 л
Уровень шума:	34 дБ(А)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °С до +38 °С)
Дверь:	стеклопакет, черная рамка
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	82 - 88 / 60 / мин. 58

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Steel Interior	Light Tower	Soft System
Telescopic Rails	Tip Open	Super Silent	Touch & Swipe-Display					

Управление


- 2,4" цветной TFT-дисплей за дверью, технология Touch & Swipe
- Цифровая индикация температуры для 2 температурных зон
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический
- Защита от детей

Винный шкаф

- 2 температурные зоны, регулируются от +5 °С до +20 °С
- 2 контура охлаждения
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
- Выбор одного из двух уровней влажности
- Светодиодные колонны двухсторонние, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы

- Деревянные полки с фронтом из алюминия
 - 5 полок для хранения, в т.ч. 4 на телескопических направляющих
- Преимущества**
- Технология **TipOpen**
 - Транспортировочные ручки сзади
 - Регулируемые по высоте ножки спереди и сзади
 - Переносимая дверь
 - Длина сетевого кабеля – 220 см
 - Страна производства: Австрия

82-88





UWpri 3782 XL

Vinidor Selection

Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый под столешницу

Класс энергопотребления:	A*
Расход энергии за год / 24 ч:	111 / 0,302 кВт.ч
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	38*
Общий полезный объем:	102 л
Уровень шума:	35 дБ(А)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °С до +38 °С)
Дверь:	стеклопакет, требуется установка фасада
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	86 - 92 / 60 / мин. 58

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Steel Interior	Light Tower	Soft System
Telescopic Rails	Tip Open	Super Silent	Touch & Swipe-Display					

Управление

- 2,4" цветной TFT-дисплей за дверью, технология Touch & Swipe
- Цифровая индикация температуры для 2 температурных зон
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический
- Защита от детей
- Светодиодные колонны двухсторонние, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы
- Деревянные полки с фронтом из алюминия
- 5 полок для хранения, в т.ч. 4 на телескопических направляющих



Преимущества

- Технология **TipOpen**
- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые по высоте ножки спереди и сзади
- Перенавешиваемая дверь
- Длина сетевого кабеля – 220 см
- Страна производства: Австрия

Винный шкаф

- 2 температурные зоны, регулируются от +5 °С до +20 °С
- 2 контура охлаждения
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
- Выбор одного из двух уровней влажности

86-92



UWpri 3672

Vinidor Selection

Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый под столешницу / глухая дверь

Класс энергопотребления:	A**
Расход энергии за год / 24 ч:	86 / 0,235 кВт.ч
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	32*
Общий полезный объем:	93 л
Уровень шума:	34 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Дверь:	глухая, требуется установка фасада
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	82 - 88 / 60 / мин. 58

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	Vibrate Safe	LED	Soft System	Telescopic Rails	Super Silent
Touch & Swipe-Display	Tip Open							

Управление

- 2,4" цветной TFT-дисплей за дверью, технология Touch & Swipe
- Цифровая индикация температуры для 2 температурных зон
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический
- Защита от детей
- 5 полок для хранения, в т.ч. 4 на телескопических направляющих



Преимущества

- Технология **TipOpen**
- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые по высоте ножки спереди и сзади
- Перенавешиваемая дверь
- Длина сетевого кабеля – 220 см
- Страна производства: Австрия

Винный шкаф

- 2 температурные зоны, регулируются от +5 °С до +20 °С
- 2 контура охлаждения
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
- Выбор одного из двух уровней влажности
- Потолочное освещение каждой зоны
- Деревянные полки с фронтом из алюминия

82-88





UWpri 3762 XL

Vinidor Selection

Система крепления фасада / тип прибора: door on door /
встраиваемый под столешницу

Класс энергопотребления:	A⁺
Расход энергии за год / 24 ч:	111 / 0,302 кВт.ч
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	38²
Общий полезный объем:	101 л
Уровень шума:	36 дБ(A)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °C до +38 °C)
Дверь:	стеклопакет, требуется установка фасада
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	86 - 92 / 60 / мин. 58



Управление

- 2,4" цветной TFT-дисплей за дверью, технология Touch & Swipe
- Цифровая индикация температуры для 2 температурных зон
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический
- Защита от детей

- Светодиодное освещение в потолочной части каждой зоны, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы
- Деревянные полки с фронтом из алюминия
- 5 полок для хранения, в т.ч. 4 на телескопических направляющих



Преимущества

- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые по высоте ножки спереди и сзади
- Перенавешиваемая дверь
- Длина сетевого кабеля – 220 см
- Страна производства: Австрия

Винный шкаф

- 2 температурные зоны, регулируются от +5 °C до +20 °C
- 2 контура охлаждения
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
- Выбор одного из двух уровней влажности

86-92



UWpri 3662

Vinidor Selection

Система крепления фасада / тип прибора: door on door /
встраиваемый под столешницу

Класс энергопотребления:	A⁺
Расход энергии за год / 24 ч:	111 / 0,302 кВт.ч
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	32²
Общий полезный объем:	93 л
Уровень шума:	36 дБ(A)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °C до +38 °C)
Дверь:	стеклопакет, требуется установка фасада
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	82 - 88 / 60 / мин. 58



Управление

- 2,4" цветной TFT-дисплей за дверью, технология Touch & Swipe
- Цифровая индикация температуры для 2 температурных зон
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический
- Защита от детей

- Светодиодное освещение в потолочной части каждой зоны, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы
- Деревянные полки с фронтом из алюминия
- 5 полок для хранения, в т.ч. 4 на телескопических направляющих



Преимущества

- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые по высоте ножки спереди и сзади
- Перенавешиваемая дверь
- Длина сетевого кабеля – 220 см
- Страна производства: Австрия

Винный шкаф

- 2 температурные зоны, регулируются от +5 °C до +20 °C
- 2 контура охлаждения
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
- Выбор одного из двух уровней влажности

82-88





UWpri 3761 XL

Vinidor Selection

Система крепления фасада / тип прибора: door on door /
встраиваемый под столешницу

Класс энергопотребления:	A ⁺⁺
Расход энергии за год / 24 ч:	88 / 0,240 кВт.ч
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	44 ²
Общий полезный объем:	114 л
Уровень шума:	36 дБ(A)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °C до +38 °C)
Дверь:	стеклопакет, требуется установка фасада
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	86 - 92 / 60 / мин. 58

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	LED	Soft System	Telescopic Rails
Super Silent	Touch & Swipe-Display							

Управление

- 2,4" цветной TFT-дисплей за дверью, технология Touch & Swipe
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправности: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический
- Защита от детей

- Деревянные полки с фронтом из алюминия
- 5 полок для хранения, в т.ч. 5 на телескопических направляющих



Преимущества

- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые по высоте ножки спереди и сзади
- Перенавешиваемая дверь
- Длина сетевого кабеля - 220 см
- Страна производства: Австрия

Винный шкаф

- 1 температурная зона, регулируется от +5 °C до +20 °C
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
- Выбор одного из двух уровней влажности
- Светодиодное освещение в потолочной части каждой зоны, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы

86-92



UWpri 3661

Vinidor Selection

Система крепления фасада / тип прибора: door on door /
встраиваемый под столешницу

Класс энергопотребления:	A ⁺⁺
Расход энергии за год / 24 ч:	88 / 0,240 кВт.ч
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	44 ²
Общий полезный объем:	107 л
Уровень шума:	36 дБ(A)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °C до +38 °C)
Дверь:	стеклопакет, требуется установка фасада
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	82 - 88 / 60 / мин. 58

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	LED	Soft System	Telescopic Rails
Super Silent	Touch & Swipe-Display							

Управление

- 2,4" цветной TFT-дисплей за дверью, технология Touch & Swipe
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправности: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический
- Защита от детей

- Деревянные полки с фронтом из алюминия
- 4 полки для хранения, в т.ч. 4 на телескопических направляющих



Преимущества

- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые по высоте ножки спереди и сзади
- Перенавешиваемая дверь
- Длина сетевого кабеля - 220 см
- Страна производства: Австрия

Винный шкаф

- 1 температурная зона, регулируется от +5 °C до +20 °C
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
- Выбор одного из двух уровней влажности
- Светодиодное освещение в потолочной части каждой зоны, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы

82-88




² Данные приборы предназначены исключительно для хранения вина. Максимальная вместимость для бутылок бордо (0,75 л) определяется в соответствии с нормой NF H 35-124 (высота 300,5 мм, диаметр 76,1 мм).

Винные шкафы
MONOLITH





EWPi 9471



EWPi 9470


Класс энергоэффективности	A
Энергопотребление в кВт.ч (год / 24 часа)	156 / 0,427
Уровень шума в дБ(A)	36
Полезный объем в литрах	232
Максимальное количество бутылок Бордо (0,75 л)	75
Количество полок	9
из них на телескопических направляющих	9
Выдвижная полка для сервировки InfinityBoard	да
Материал полок	Алюминий/бук
Электронное управление	InfinitySwipe
Диапазон температур	от +5 °C до +20 °C
Температурные зоны	2
Сигнал при повышении температуры	визуальный и акустический
Внутреннее освещение	InfinityLight
Сигнал открытой двери	акустический
Предохранительное температурное реле	да
Фильтр FreshAir с активированным углём	да
Тип двери	дверь со стеклопакетом
Размеры устройства в см (В / Ш / Г)	212,6 / 45 / 61
Размеры ниши в см (В / Ш / Г)	213,4 / 45,7 / 63,5
Вес нетто в кг	132,0
Напряжение в В- / потребляемый ток в А	220-240 / 1,5
Страна производства	Австрия




← 45,7 →



Размеры устройства



ВАЖНО!
При указанной минимальной высоте регулируемые ножки полностью убраны. Высота устройства увеличивается поворотом регулируемых ножек. Как только устройство размещено в нише, оно поднимается с помощью регулируемых ножек – с передней стороны на устройстве – так, чтобы устройство вошло в контакт с защитой от опрокидывания. Для достижения минимальной высоты цокольной панели 102 мм регулируемые ножки необходимо поднять на 6-8 мм. Если высота цокольной панели больше 102 мм, регулируемые ножки можно поднять максимум на 19 мм.





Вкладной фасад
A = 210 мм
B = 12,5 мм
C = 505 мм

Накладной фасад
A = 216 мм
B = 12,5 мм
C = 517 мм

Размер A = без установленной дверной ручки

Размеры ниши

Отдельная цокольная панель Сплошная цокольная панель



A
Глубина шкафа при накладном фасаде: 635 мм
при вкладном фасаде: 635 мм + толщина мебельного фасада.

B
Место выхода сетевого кабеля на задней панели устройства (19 мм слева и 127 мм от пола) Свободная длина сетевого кабеля составляет 2,5 м.


C
В этом месте устройство имеет выемку для прокладки кабелей и водопроводов: глубина 25 мм, высота 140 мм по всей ширине устройства.

D
Эта область видна при открытой двери устройства. Поэтому рекомендуется использовать лицевые стороны корпусной мебели.

E
Расположенную в нижней части устройства защиту от опрокидывания необходимо закрепить на полу или стене.

Размеры фасада двери

и размеры свободной части электрического кабеля




Вкладной фасад
H = 2029 мм / h = 1495 мм
B = 451 мм / b = 280 мм

Накладной фасад
B = 2032 мм
(плюс размер выступа сверху на фасаде)
Ш = 457 мм
(плюс размер выступа с обеих сторон фасада)

Толщина фасада: мин. 16 мм * / макс. 25 мм
Вес фасада: макс. 25 кг

Установка розетки за устройством невозможна.




* EWPi 9471: открывание двери на левую сторону / EWPi 9470: открывание двери на правую сторону.

* Данные приборы предназначены исключительно для хранения вина. Максимальная вместимость для бутылок бордо (0,75 л) определяется в соответствии с нормой NF H 35-124 (высота 300,5 мм, диаметр 76,1 мм).

* При использовании фасадов толщиной менее 16 мм следует использовать винты короче, чем те, что входят в комплект поставки.



EWPi 9671



EWPi 9670


Класс энергоэффективности	A
Энергопотребление в кВт.ч (год / 24 часа)	164 / 0,449
Уровень шума в дБ(A)	36
Полезный объем в литрах	320
Максимальное количество бутылок Бордо (0,75 л)	100
Количество полок	9
из них на телескопических направляющих	9
Выдвижная полка для сервировки InfinityBoard	да
Материал полок	Алюминий/бук
Электронное управление	InfinitySwipe
Диапазон температур	от +5 °C до +20 °C
Температурные зоны	3
Сигнал при повышении температуры	визуальный и акустический
Внутреннее освещение	InfinityLight
Сигнал открытой двери	акустический
Предохранительное температурное реле	да
Фильтр FreshAir с активированным углём	да
Тип двери	дверь со стеклопакетом
Размеры устройства в см (В / Ш / Г)	212,6 / 60,2 / 61
Размеры ниши в см (В / Ш / Г)	213,4 / 61 / 63,5
Вес нетто в кг	150,0
Напряжение в В- / потребляемый ток в А	220-240 / 1,5
Страна производства	Австрия




← 61,0 →



Размеры устройства



ВАЖНО!
При указанной минимальной высоте регулируемые ножки полностью убраны. Высота устройства увеличивается поворотом регулируемых ножек. Как только устройство размещено в нише, оно поднимается с помощью регулируемых ножек – с передней стороны на устройстве – так, чтобы устройство вошло в контакт с защитой от опрокидывания. Для достижения минимальной высоты цокольной панели 102 мм регулируемые ножки необходимо поднять на 6-8 мм. Если высота цокольной панели больше 102 мм, регулируемые ножки можно поднять максимум на 19 мм.





Вкладной фасад
A = 273 мм
B = 12,5 мм
C = 658 мм

Накладной фасад
A = 279 мм
B = 12,5 мм
C = 670 мм

Размер A = без установленной дверной ручки

Размеры ниши

Отдельная цокольная панель Сплошная цокольная панель



A
Глубина шкафа при накладном фасаде: 635 мм
при вкладном фасаде: 635 мм + толщина мебельного фасада.

B
Место выхода сетевого кабеля на задней панели устройства (19 мм слева и 127 мм от пола) Свободная длина сетевого кабеля составляет 2,5 м.


C
В этом месте устройство имеет выемку для прокладки кабелей и водопроводов: глубина 25 мм, высота 140 мм по всей ширине устройства.

D
Эта область видна при открытой двери устройства. Поэтому рекомендуется использовать лицевые стороны корпусной мебели.

E
Расположенную в нижней части устройства защиту от опрокидывания необходимо закрепить на полу или стене.

Размеры фасада двери

и размеры свободной части электрического кабеля




Вкладной фасад
H = 2029 мм / h = 1495 мм
B = 603 мм / b = 432 мм

Накладной фасад
B = 2032 мм
(плюс размер выступа сверху на фасаде)
Ш = 610 мм
(плюс размер выступа с обеих сторон фасада)

Толщина фасада: мин. 16 мм * / макс. 25 мм
Вес фасада: макс. 30 кг

Установка розетки за устройством невозможна.



* EWPi 9671: открывание двери на левую сторону / EWPi 9670: открывание двери на правую сторону.

* Данные приборы предназначены исключительно для хранения вина. Максимальная вместимость для бутылок бордо (0,75 л) определяется в соответствии с нормой NF H 35-124 (высота 300,5 мм, диаметр 76,1 мм).

* При использовании фасадов толщиной менее 16 мм следует использовать винты короче, чем те, что входят в комплект поставки.



У вас остались вопросы?

Свяжитесь с нами через форму обратной связи на официальном сайте Liebherr. Мы уточним необходимую информацию и проконсультируем вас по интересующим моделям.





Bio
Fresh

+ 11 дней

+ 12 дней

+ 40 дней

+ 40 дней

+ 48 дней

home.liebherr.com

Энергопотребление в данном каталоге определено в соответствии со стандартом EN 62852:2013.
Значения уровня шума в данном каталоге получены согласно ИЕС 60704-2-14.
Возможны изменения. Актуальная информация представлена на сайте home.liebherr.com.
Напечатано в России 2026 г.
Настоящий каталог носит справочно-информационный характер, служит для информирования о свойствах
холодильного оборудования Liebherr дизайнеров кухонных студий. Не является рекламой.