

# FKv 1800

Frigorifero sottopiano a libera installazione con raffreddamento dinamico  
Premium



## FKv 1800

Frigorifero sottopiano a libera installazione  
con raffreddamento dinamico

Premium



|                                                |                                                                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Volume lordo/utile                             | 171/160 l                                                                           |
| Dimensioni esterne in mm (L/P/A)               | 600/600/850                                                                         |
| Dimensioni interne in mm (L/P/A)               | 513/441/702                                                                         |
| Classe di efficienza energetica                |  |
| Consumo energetico in 365 giorni               | 309 kWh <sup>2</sup>                                                                |
| Classe climatica (direttiva sull'energia)      | CC2                                                                                 |
| Classe di temperatura (direttiva sull'energia) | K4                                                                                  |
| Temperatura ambiente                           | +10 °C a +40 °C <sup>3</sup>                                                        |
| Gas refrigerante                               | R 600a                                                                              |
| Rumorosità (potenza sonora)                    | 47 dB(A)                                                                            |
| Valore collegamento                            | 1,0 A                                                                               |
| Frequenza / tensione                           | 50 Hz / 220-240 V~                                                                  |
| Sistema di raffreddamento                      | dynamisch                                                                           |
| Sbrinamento                                    | automatisch                                                                         |
| Intervallo di temperatura                      | +1 °C a +15 °C                                                                      |
| Materiale del corpo esterno/colore             | Stahl/weiß                                                                          |
| Materiale porta / colore                       | Stahl / weiß                                                                        |
| Materiale contenitore interno                  | Kunststoff weiß                                                                     |
| Tipo di comando                                | Drehregler                                                                          |
| Display                                        | außen digital                                                                       |
| Illuminazione interna                          | LED                                                                                 |
| Griglie regolabili di appoggio                 | 3                                                                                   |
| Materiale griglie di appoggio                  | Roste kunststoffbeschichtet                                                         |
| Capacità bottiglie da 0,5 PET                  | 115                                                                                 |
| Capacità bottiglie da 0,33 l                   | 217                                                                                 |
| Carico massimo griglie di appoggio             | 45 kg                                                                               |
| Maniglia                                       | Ergonomischer Stangengriff                                                          |
| Chiusura                                       | mechanisch                                                                          |
| Battuta della porta                            | rechts wechselbar                                                                   |
| Peso lordo/netto                               | 36,6/34,8 kg                                                                        |
| EAN-Nr.                                        | 9005382166710                                                                       |


<sup>3</sup> Indica la temperatura ambiente con la quale l'apparecchio può essere utilizzato in modo sicuro.

## Caratteristiche



### Gas refrigeranti ecologici

Le apparecchiature Liebherr sono ottimizzate in termini di massima efficienza energetica e ridotti costi di esercizio. Utilizziamo solo i refrigeranti naturali ed ecologici R 600a e R 290. In combinazione con i compressori ad alto rendimento, questi refrigeranti sono estremamente efficienti e all'avanguardia grazie al loro basso potenziale di riscaldamento globale.



### Efficiente sistema di refrigerazione

La qualità delle apparecchiature Liebherr è garantita da decenni di esperienza nel campo della refrigerazione e dalla continua ricerca di innovazioni tecniche. Utilizziamo solo compressori, condensatori, evaporatori e componenti di grande qualità per ridurre significativamente i consumi e i costi di esercizio.



### Display digitale della temperatura

Il display digitale indica esattamente la temperatura interna del vano frigorifero. Il display si trova all'esterno e fornisce tutte le informazioni senza la necessità di aprire la porta.



### Maniglia ergonomica

I frigoriferi per bevande vengono aperti molto frequentemente e quindi richiedono delle maniglie particolarmente comode. Le maniglie ergonomiche permettono di aprire la porta senza sforzo anche in caso di aperture frequenti. Sono molto igieniche e facili da pulire.



### Interni in plastica alimentare

Il vano interno, in plastica alimentare termoformata, viene realizzato in un unico pezzo ed è per questo estremamente facile da pulire. Viene prodotto con polistirene ecologico, un materiale riciclabile, robusto e molto durevole.



### Modelli sottopiano

Molti modelli Liebherr possono essere integrati sottopiano. In questo caso è necessario predisporre una griglia (min. 200 cm<sup>2</sup>) sul piano di lavoro per garantire sufficiente aerazione all'apparecchiatura. In caso non fosse possibile realizzare una griglia, l'altezza della nicchia deve essere di almeno 860 mm per facilitare la dissipazione del calore. Le apparecchiature sottopiano rappresentano una soluzione compatta ideale per ambienti ristretti.

Apparecchiatura da tavolo da sottopiano FKv 1800

**LIEBHERR**

## Disegno tecnico

---

---

I prodotti e i loro dettagli sono presentati a scopo pubblicitario. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per garantire l'accuratezza di tutti i dati e le informazioni contenute in questo volantino, Liebherr si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Quando le dimensioni, le specifiche e le prestazioni effettive dell'apparecchio sono di fondamentale importanza, si consiglia di controllare le istruzioni di installazione che accompagnano l'apparecchio in questione. Liebherr non è responsabile per eventuali danni. (24.02.2026)



[home.liebherr.com](https://home.liebherr.com)