

Personalizzazione e branding

Scoprite le nostre opzioni di
configurazione e personalizzazione


LIEBHERR

Raffreddare e congelare



Da dispensatore di bevande fresche a insegna pubblicitaria

Che si tratti di una rappresentazione realistica del prodotto, di un motivo artistico o di un suggestivo logo aziendale, i frigoriferi per bevande dal design accattivante aumentano l'immagine del vostro marchio e incrementano le vendite. Per farlo, Liebherr punta su processi di stampa innovativi e su una lavorazione di alta qualità.



Per ulteriori informazioni sulle nostre dotazioni, consultate il nostro sito.



Il vostro branding nella giusta luce



Colorazione individuale

Personalizzate la vostra apparecchiatura, come piace a voi! Le straordinarie possibilità di branding con stampa digitale diretta permettono di realizzare in fabbrica apparecchiature personalizzate in base alle vostre esigenze. Possiamo soddisfare pressoché tutte le esigenze e applicazioni.



Adesivo

Con questa tecnica molto diffusa e comune, il soggetto desiderato viene applicato su un apposito adesivo (di solito pellicola in PVC) a seconda del numero di pezzi e del motivo. L'adesivo personalizzato viene fatto aderire con precisione al corpo del congelatore o del frigorifero.



Illuminazione LED integrata nella porta in vetro


È possibile incidere nella porta in vetro un'immagine e illuminarla. La luce illumina solo l'immagine o la scritta, che viene così messa in risalto alla perfezione. L'incisione si trova tra le due lastre di vetro isolante (opzione disponibile per FKv 503).

Attrezzati con tutti gli accessori

Dai ripiani per le bottiglie al supporto perforato in lamiera, ai piedini regolabili: la frigovetrina Liebherr ha tutte le carte in regola per diventare la vostra nuova apparecchiatura preferita. Scegliete tra un'ampia gamma di optional e trasformate la vostra frigovetrina nella vostra migliore soluzione per promuovere le vendite.



Ripiani in legno
Ripiani in legno di faggio rosso per una conservazione sicura e durevole con un design elegante e di alta qualità.



Ripiano perforato in lamiera
Supporto estremamente resistente per una stabilità ottimale anche per le bottiglie e i contenitori più piccoli.



Staffa di protezione
La staffa robusta protegge sia il condensatore sul retro dell'apparecchiatura, sia la parte inferiore dagli urti durante il trasporto dei modelli più grandi. Ideale per il trasporto delle apparecchiature su camion.



Ruote per staffa di protezione
Per facilitare il trasporto delle apparecchiature, è possibile montare due ruote robuste direttamente sulla staffa di protezione. In questo modo l'apparecchiatura è facilmente trasportabile, proprio come un carrello manuale.



Piani per le bottiglie
Per un'accessibilità ottimale e bevande sempre a portata di mano, è possibile estrarre i piani su guide telescopiche per riempirli.



Branding della porta in vetro

La porta può essere decorata con adesivi personalizzati. Disponibili anche come adesivi "non permanenti" che si staccano facilmente senza lasciare residui. In alternativa, con il processo di serigrafia potete applicare il motivo all'interno del vetro, tra 2 lastre. Per assicurarvi la durata della stampa e ottenere anche la realizzazione di motivi ricchi di dettagli di alta qualità nonostante le grandi quantità.



Opzioni di branding e personalizzazione nel dettaglio

Che sia quella di un look personalizzato con il vostro marchio o di dotazioni speciali: le apparecchiature Liebherr possono soddisfare pressoché ogni tipo di esigenza. L'ampia scelta di modelli e dotazioni personalizzate aiuta a trovare facilmente la soluzione ideale per ogni campo d'impiego.



Per ulteriori informazioni sulle nostre apparecchiature di base, consultate il nostro sito: **home.liebherr.com**



FKv 503

Tipo	Dotazione personalizzata	da 25	da 50	da 100	da 250	da 500
Alloggiamento	BlackSteel	■	■	■	■	■
	Profilo sagomato incollato		□	□	□	□
	Stampa digitale	■	■	■	■	■
Porta in vetro	Telaio della porta in vetro BlackSteel	■	■	■	■	■
	Telaio della porta in vetro con stampa digitale	■	■	■	■	■
	Incollaggio del vetro su tutta la superficie		■	■	■	■
	Incollaggio del vetro sagomato		□	□	□	□
	Vetro serigrafato		□	□	□	□
	Vetro illuminato		□	□	□	□
	Guarnizione in nero, grigio o bianco	■	■	■	■	■
	Serratura meccanica	■	■	■	■	■
Dotazione	Illuminazione LED verticale su entrambi i lati, commutabile e regolabile			■	■	■
	Targhetta identificativa montata (fornita da Liebherr o in dotazione)		■	■	■	■
	1 o 2 griglie	■	■	■	■	■
	Battuta della porta, a sinistra	■	■	■	■	■
	Spina europea, svizzera o inglese	■	■	■	■	■

Opzioni di personalizzazione

Tipo	Dotazione personalizzata	FKDv 42..		FKDv 4513/03		FKDv 4523	
		da 25	da 50	da 25	da 50	da 25	da 50
Alloggiamento	Alloggiamento bianco verniciato a polvere	■	■		■		■
	Alloggiamento grigio verniciato a polvere		■	■	■		■
	Alloggiamento nero verniciato a polvere		■		■	■	■
	Alloggiamento con stampa digitale	■	■	■	■	■	■
Vano interno	Vano interno argento, evaporatore del pannello posteriore e alloggiamento della ventola grigio segnale		■		■	■	■
	Vano interno antracite, evaporatore del pannello posteriore e alloggiamento della ventola in nero		■		■		
Porta	Adesivo della porta in vetro (coprente/trasparente, su tutta la superficie/sagomato)		■		■		■
	Telaio della porta in vetro in plastica in colori personalizzati (laccato)		□				
	Telaio della porta in vetro in plastica in colori personalizzati (estruso)		□				
	Maniglia a incavo in nero, grigio o bianco				■		■
	Maniglia della porta in plastica di colore nero		■				
	Maniglia della porta in alluminio anodizzato		■				
	Guarnizione grigia		■		■		■
	Guarnizione nera		■		■		
	Porta piena in grigio verniciata a polvere		■				
	Porta piena in nero verniciata a polvere		■				
	Porta piena con stampa digitale	■	■				
	Illuminazione regolabile				□		
	Seconda illuminazione LED verticale aggiuntiva				■	■	■
Dotazione	Griglia nera, bianca o metallizzata		■		■		■
	Griglia inferiore nera, bianca o metallizzata		■		■		■
	Guida porta prezzi flessibile		■		■		■
	Piano per lattine non estraibile, metallizzato, con supporto		■		■		■
	Piano per lattine estraibile, metallizzato, con supporto		■		■		■
	Staffa di protezione		■		■		■
	Ruote per staffa di protezione		■		■		■
	4 ruote h <75 mm						■
	Targhetta identificativa montata (fornita da Liebherr o in dotazione)		■		■		■
	Kit per Side-by-Side		■		■		■
Display	Cavo di alimentazione UE "Event" rinforzato		■		■		■
	Rivestimento del pannello posteriore bianco verniciato a polvere		■		■		■
	Rivestimento del pannello posteriore con stampa digitale		■		■		■
	Display stampato		■				
	Mascherina del display in nero o grigio		■				
	Colori personalizzati della mascherina del display		□				
	Adesivo per porta personalizzato stampato all'interno				■		
	Telaio Lightguide in nero o bianco				□		
	Telaio Lightguide in colori personalizzati, laccato				□		
	Lightguide interna con logo del cliente sagomato o stampato						□
	Colori LED in blu o bianco						■
	Senza Lightguide						■
	Senza regolatore EMS						■

Opzioni di personalizzazione

		Modelli MRF				
Tipo	Dotazione personalizzata	da 25	da 50	da 100	da 250	da 500
Alloggiamento	Alloggiamento in nero, grigio o bianco verniciato a polvere	■	■	■	■	■
	Alloggiamento con stampa digitale	■	■	■	■	■
Vano interno	Vano interno argento, evaporatore del pannello posteriore e alloggiamento della ventola in grigio segnale		■	■	■	■
	Vano interno antracite, evaporatore del pannello posteriore e alloggiamento della ventola in nero		■	■	■	■
Porta	Porta piena in nero, grigio o bianco verniciata a polvere	■	■	■	■	■
	Porta piena con stampa digitale	■	■	■	■	■
	Telaio della porta in vetro in nero, grigio o bianco	■	■	■	■	■
	Profili in plastica longitudinali della porta in vetro in colori personalizzati (laccato)		■	■		
	Profili in plastica longitudinali della porta in vetro in colori personalizzati (estruso)				■	■
	Profili in alluminio longitudinali della porta in vetro in nero (anodizzato)		■	■	■	■
	Profili in alluminio longitudinali della porta in vetro in argento (anodizzato)		■	■	■	■
	Profili in alluminio longitudinali delle porte in vetro in bianco (verniciato a polvere)		■	■	■	■
	Adesivi per porta in vetro (coprente/trasparente, su tutta la superficie/sagomato)		■	■	■	■
	Maniglia a incavo in nero, grigio o bianco	■	■	■	■	■
	Maniglia della porta in plastica in nero, grigio o bianco		■	■	■	■
	Maniglia della porta in alluminio anodizzato		■	■	■	■
	Guarnizione in nero, grigio o bianco	■	■	■	■	■
	Serratura meccanica	■	■	■	■	■
	Serratura elettronica della porta con sistema di controllo remoto		■	■	■	■
	Battuta della porta a sinistra		■	■	■	■
Illuminazione	Illuminazione LED verticale su un lato, senza illuminazione con plafoniera	■	■	■	■	■
	Illuminazione LED verticale su un lato più illuminazione con plafoniera	■	■	■	■	■
	Illuminazione LED verticale su entrambi i lati, senza illuminazione con plafoniera	■	■	■	■	■
Dotazione	Griglia nera, bianca o metallizzata	■	■	■	■	■
	Griglia inferiore nera, bianca o metallizzata	■	■	■	■	■
	Guida porta prezzi flessibile	■	■	■	■	■
	Piano per lattine non estraibile, metallizzato, con supporto	■	■	■	■	■
	Piano per lattine estraibile, metallizzato, con supporto	■	■	■	■	■
	Staffa di protezione	■	■	■	■	■
	Ruote per staffa di protezione (in dotazione)	■	■	■	■	■
	4 ruote h <75 mm		■	■	■	■
	4 ruote h <150 mm		■	■	■	■
	Targhetta identificativa montata (fornita da Liebherr o in dotazione)		■	■	■	■
	Kit per Side-by-Side	■	■	■	■	■
	Cavo di alimentazione UE “Event” rinforzato		■	■	■	■
	Termometro analogico nel vano interno	■	■	■	■	■
	Termometro digitale sulla porta		■	■	■	■
	Rivestimento del pannello posteriore bianco verniciato a polvere		■	■	■	■
	Rivestimento del pannello posteriore con stampa digitale		■	■	■	■
	SmartModule WLAN e monitoraggio, incluso per il collegamento (solo MRFvg)		■	■	■	■

- = disponibile
- = disponibile su richiesta

Promozione ottimale delle vendite



Buoni motivi per scegliere Liebherr

Riepilogo dei vantaggi:

- Miglioramento estetico delle apparecchiature grazie a colori brillanti, definizione, profondità di campo e rappresentazione grafica elevate
- Design personalizzato e flessibile con messaggi pubblicitari di grande effetto
- Incremento della visibilità e delle vendite
- Su richiesta, è disponibile un branding a 360°: L'immagine su misura viene stampata direttamente sulla superficie e fin sopra ai bordi dell'apparecchiatura
- Facile da pulire, resistente ai graffi e ai raggi UV
- Possibilità di realizzare quantità ridotte
- Branding resistente: la rimozione accidentale o intenzionale è impossibile

Aumentate la visibilità del vostro marchio

Oltre ai frigoriferi per bevande, Liebherr offre anche efficaci soluzioni per personalizzare i congelatori per promuovere le vendite dei vostri gelati. Potete scegliere tra procedimenti e modelli diversi. Su richiesta sviluppiamo progetti su misura per il vostro marchio e le vostre esigenze.



Adesivi e stampa digitale personalizzati

L'immagine scelta viene applicata su adesivi adatti, in PCV, tramite serigrafia o stampa digitale a seconda del numero di pezzi e dell'immagine. L'adesivo personalizzato viene fatto aderire con precisione al corpo del congelatore.

Adesivi: su pannello luminoso, parete laterale e porta con colori personalizzati

La scelta dei colori personalizzati vi consente di presentare il vostro marchio al meglio per attirare l'attenzione e di mettere in primo piano i vostri prodotti. E' possibile anche personalizzare i pannelli laterali e le parti di chiusura.



Potete trovare ulteriori informazioni sui nostri frigoriferi per bevande sul nostro sito: **home.liebherr.com**

Oppure contattate
il vostro referente.

Liebherr Distribuzione Italia S.p.A.
Tel.: 800 599 403

E-mail: supporto.elettrodomestici.it@liebherr.com; service.hau.it@liebherr.com;
spareparts.hau.it@liebherr.com; productinfo.hau.it@liebherr.com