

# MRFvg 4011

Frigorifero ventilato  
Perfection



|                                                      |                                                                               |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Volume lordo/utile                                   | 400/286 l                                                                     |
| Dimensioni esterne in mm (L/P/A)                     | 597/654/1884                                                                  |
| Dimensioni interne in mm (L/P/A)                     | 475/423/1659                                                                  |
| Classe di efficienza energetica                      |                                                                               |
| Consumo energetico in 365 giorni                     | 433 kWh <sup>2</sup>                                                          |
| Classe climatica (direttiva sull'energia)            | CC2                                                                           |
| Classe di temperatura (direttiva sull'energia)       | K4                                                                            |
| Temperatura ambiente                                 | +10 °C a +40 °C <sup>3</sup>                                                  |
| Gas refrigerante                                     | R 600a                                                                        |
| Rumorosità (potenza sonora)                          | 50 dB(A)                                                                      |
| Valore collegamento                                  | 2,0 A                                                                         |
| Frequenza / tensione                                 | 50 Hz / 220-240 V~                                                            |
| Dissipazione di calore                               | 346 kJ/h                                                                      |
| Sistema di raffreddamento                            | ventilato                                                                     |
| Sbrinamento                                          | automatico                                                                    |
| Intervallo di temperatura                            | -2 °C a +15 °C                                                                |
| Materiale del corpo esterno/colore                   | acciaio / nero                                                                |
| Materiale porta / colore                             | Porta in vetro isolante con telaio in alluminio / nero                        |
| Materiale contenitore interno                        | PS termoformato ad uso alimentare                                             |
| Tipo di comando                                      | display monocromatico con pulsanti touch                                      |
| Display                                              | digitale esterno                                                              |
| Illuminazione interna                                | colonna luminosa a LED su ambo i lati, commutabile separatamente e regolabile |
| Allarme in caso di innalzamento della temperatura    | ottico ed acustico                                                            |
| Tipo di rete                                         | SmartModule                                                                   |
| Soluzione di rete                                    | integrabile                                                                   |
| Interfaccia                                          | WLAN/LAN (optional)                                                           |
| Griglie regolabili di appoggio                       | 5                                                                             |
| Materiale griglie di appoggio                        | griglie rivestite di materiale plastico                                       |
| Capacità bottiglie da 0,5 PET/in linea 0,5           | 253/7                                                                         |
| I PET                                                |                                                                               |
| Capacità bottiglie da 0,33 l/in linea lattine 0,33 l | 506/7                                                                         |
| Carico massimo griglie di appoggio                   | 45 kg                                                                         |
| Maniglia                                             | maniglia integrata                                                            |
| Chiusura                                             | elettronica, con controllo remoto                                             |
| Porta a chiusura automatica                          | sì                                                                            |
| Battuta della porta                                  | cerniera destra / reversibile                                                 |
| Peso lordo/netto                                     | 85,8/81,6 kg                                                                  |
| EAN-Nr.                                              | 9005382232293                                                                 |

<sup>1</sup> Ai sensi del regolamento 2019/2018.

<sup>2</sup> Misurazione ai sensi della norma EN 16902:2016.

<sup>3</sup> Indica la temperatura ambiente con la quale l'apparecchio può essere utilizzato in modo sicuro.