

Εξατομίκευση και branding

Ανακαλύψτε τις επιλογές προσαρμογής
και σχεδιασμού μας

LIEBHERR

Ψύξη και κατάψυξη



Από φορέα γεύσης σε διαφημιστικό μέσο

Είτε πρόκειται για φωτορεαλιστική παρουσίαση του προϊόντος, είτε για καλλιτεχνικό μοτίβο ή εκπληκτικό εταιρικό λογότυπο - τα εντυπωσιακά σχεδιασμένα ψυγεία ποτών αυξάνουν την αναγνωρισιμότητα της μάρκας σας και ενισχύουν τις πωλήσεις.

Η Liebherr βασίζεται σε καινοτόμες διαδικασίες εκτύπωσης και σε υψηλής ποιότητας εργασία.



Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παραλλαγές του εξοπλισμού μας στον ιστότοπό μας.



Η επωνυμία σας στο σωστό φως



Ατομικός σχεδιασμός χρωμάτων

Προσαρμόστε τη συσκευή σας όπως ακριβώς επιθυμείτε! Οι εξαιρετικές επιλογές επωνυμίας που προσφέρει η απευθείας ψηφιακή εκτύπωση, μάς επιτρέπουν να προσαρμόζουμε τις συσκευές, σε συσκευές στην έκδοση του πελάτη με εξατομικευμένα ειδικά αιτήματα στο εργοστάσιο. Μπορούμε να ικανοποιήσουμε σχεδόν κάθε απαίτηση και κάθε εφαρμογή.



Αυτοκόλλητο

Σε αυτή την πολύ διαδεδομένη και πιο συνηθισμένη μέχρι σήμερα τεχνική, το επιθυμητό μοτίβο εφαρμόζεται σε ένα κατάλληλο αυτοκόλλητο (συνήθως φιλμ PVC) ανάλογα με την ποσότητα και το μοτίβο. Αυτό στη συνέχεια τοποθετείται με ακρίβεια στο περίβλημα της συσκευής.



Φωτισμός LED ενσωματωμένος στη γυάλινη πόρτα

Ένα προσαρμοσμένο μοτίβο μπορεί να χαραχθεί στη γυάλινη πόρτα και στη συνέχεια να φωτιστεί. Μόνο το μοτίβο φωτίζεται και επομένως αναδεικνύεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η χάραξη βρίσκεται ανάμεσα στους δύο μονωτικούς υαλοπίνακες (εφικτή με FKv 503).

Εξοπλισμένο για τα πάντα με αξεσουάρ.

Από το ράφι ολίσθησης φιαλών μέχρι τη διάτρητη πλάκα στήριξης και τα ρυθμιζόμενα πόδια - το ψυγείο πώλησης της Liebherr έχει ό,τι χρειάζεται για να γίνει η νέα αγαπημένη σας συσκευή. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα προαιρετικών εξαρτημάτων και κάντε το ψυγείο προώθησης πωλήσεων το προσωπικό σας top seller.



Ξύλινο ράφι

Το ξύλινο ράφι από μασίφο ξύλο για σταθερή, ασφαλή αποθήκευση σε κομψό, υψηλής ποιότητας σχεδιασμό.



Διάτρητη πλάκα στήριξης

Εξαιρετικά ανθεκτική στήριξη για βέλτιστη σταθερότητα, ακόμη και για μικρότερες φιάλες και δοχεία.



Ράγες σαρωτή

Στο πλέγμα μπορεί να τοποθετηθεί ράγα για ετικέτες τιμών, κωδικούς σάρωσης ή προσαρμοσμένα διαφημιστικά μηνύματα.



Πέλματα ρύθμισης και τροχοί

Εύκολα προσαρμόσιμοι τροχοί και πέλματα για απλή μεταφορά και άνετο καθαρισμό κάτω από τη συσκευή.



Ράφι ολίσθησης φιαλών

Για εύκολα προσβάσιμα ποτά που είναι πάντα διαθέσιμα - μπορεί να εξέλθει σε τηλεσκοπικές ράγες για γέμισμα.



Επώνυμη γυάλινη πόρτα

Η γυάλινη πόρτα μπορεί να προσαρμοστεί με αυτοκόλλητα. Αυτά είναι επίσης διαθέσιμα ως "μη μόνιμα" που μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα ανά πάσα στιγμή χωρίς να αφήσουν υπολείμματα. Εναλλακτικά, η διαδικασία μεταξοτυπίας προσφέρει τη δυνατότητα εκτύπωσης του μοτίβου στο εσωτερικό του γυαλιού. - μεταξύ 2 υαλοπινάκων. Αυτό όχι μόνο εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής της εκτύπωσης, αλλά εγγυάται επίσης την επίτευξη λεπτομερών μοτίβων και υψηλή ποιότητα για μεγαλύτερες ποσότητες.



Επιλογές επωνυμίας και προσαρμογής λεπτομερώς

Είτε με την προσαρμοσμένη εμφάνιση της επωνυμίας σας είτε με ειδικά χαρακτηριστικά εξοπλισμού: Οι συσκευές Liebherr θπληρούν σχεδόν κάθε απαίτηση.

απαιτήσεις. Η μεγάλη ποικιλία μοντέλων και εξατομικευμένου εξοπλισμού διευκολύνει την εύρεση της ιδανικής λύσης για κάθε εφαρμογή.



Αυτοκόλλητο γυάλινης πόρτας (αδιαφανές/διαφανές, πλήρους επιφάνειας/περιγράμματος)



FKv 503 Premium



FKDv 4523 PremiumPlus



MRFvg 4011 Τελειότητα

Τύπος	Προσαρμοσμένη παραλλαγή	FKv 503				
Περίβλημα	BlackSteel	από 25	από 50	από 100	από 250	από 500
	Απεικόνιση κολλημένου περιγράμματος	■	■	■	■	■
	Ψηφιακή εκτύπωση		□	□	□	□
Γυάλινη πόρτα	Πλαίσιο γυάλινης πόρτας σε BlackSteel	■	■	■	■	■
	Πλαίσιο γυάλινης πόρτας ψηφιακά τυπωμένο	■	■	■	■	■
	Συγκόλληση γυαλιού πλήρους επιφάνειας	■	■	■	■	■
	Γυάλινο κολλημένο περίγραμμα		■	■	■	■
	Γυαλί τυπωμένο με οθόνη		□	□	□	□
	Φωτιζόμενο γυαλί		□	□	□	□
	Λάστιχο πόρτας σε μαύρο, γκρι ή λευκό χρώμα		□	□	□	□
	Μηχανική κλειδαριά πόρτας	■	■	■	■	■
Εξοπλισμός	Κάθετος φωτισμός LED και στις δύο πλευρές, με δυνατότητα	■	■	■	■	■
	εναλλαγής και αυξομείωσης της έντασης του φωτισμού			■	■	■
	Τοποθέτηση πινακίδας ιδιοκτησίας (προμηθεύεται από τη Liebherr ή παρέχεται)		■	■	■	■
	1 ή 2 ράφια στήριξης	■	■	■	■	■
	Μεντεσές πόρτας, αριστερά	■	■	■	■	■
	ΠρίζαιEC EU, CH ή UK	■	■	■	■	■

Τύπος	Προσαρμοσμένη παραλλαγή	FKDv 42..		FKDv 4513/03		FKDv 4523	
		ab 25	ab 50	ab 25	ab 50	ab 25	ab 50
Περίβλημα	Περίβλημα με βαφή πούδρας σε λευκό χρώμα	■	■		■		■
	Περίβλημα με βαφή πούδρας σε γκρι χρώμα		■	■	■		■
	Περίβλημα με βαφή πούδρας σε μαύρο χρώμα		■		■	■	■
	Ψηφιακά εκτυπωμένο περίβλημα	■	■	■	■	■	■
Εσωτερικός θάλαμος	Εσωτερικός θάλαμος ασημί, οπίσθιο τοίχωμα εξατμιστή και περίβλημα ανεμιστήρα γκρι χρώματος		■		■	■	■
	Εσωτερικός θάλαμος ανθρακί, οπίσθιο τοίχωμα εξατμιστή και περίβλημα ανεμιστήρα μαύρου χρώματος		■		■		
Πόρτα	Αυτοκόλλητο γυάλινης πόρτας (αδιαφανές/διαφανές, πλήρους επιφάνειας/περιγράμματος)		■		■		■
	Πλαίσιο πόρτας από PVC-U σε ειδικό χρώμα (λακαρισμένο)		□				
	Πλαίσιο πόρτας από PVC-U σε ειδικό χρώμα (εξηλασμένο)		□				
	Λαβή σε μαύρο, γκρι ή λευκό χρώμα				■		■
	Πλαστική λαβή πόρτας σε μαύρο χρώμα		■				
	Λαβή πόρτας από ανοδιωμένο αλουμίνιο		■				
	Λάστιχο σε γκρι χρώμα		■		■		■
	Λάστιχο σε μαύρο χρώμα		■		■		
	Πλήρης πόρτα με βαφή πούδρας σε γκρι χρώμα		■				
	Πλήρης πόρτα με βαφή πούδρας σε μαύρο χρώμα		■				
	Πλήρης πόρτα ψηφιακά τυπωμένη	■	■				
	Φωτισμός με αυξομείωση έντασης				□		
	Πρόσθετος δεύτερος κάθετος LED φωτισμός				■	■	■
Εξοπλισμός	Πλέγμα στήριξης σε μαύρο, λευκό ή μεταλλικό χρώμα		■		■		■
	Σχάρα δαπέδου σε μαύρο, λευκό ή μεταλλικό χρώμα		■		■		■
	Ευέλικτη ράγα σαρωτή		■		■		■
	Συρόμενη πλάκα ολίσθησης, μη επεκτάσιμη, μεταλλική, με βάση		■		■		■
	Συρόμενο συρτάρι κουτιών, μεταλλικό, με βάση		■		■		■
	Προστατευτικός βραχίονας		■		■		■
	Τροχοί για προστατευτικό βραχίονα		■		■		■
	4 τροχοί ύψους <75mm						■
	Τοποθέτηση πινακίδας ιδιοκτησίας (προμηθεύεται από τη Liebherr ή παρέχεται)		■		■		■
	Σετ Side-by-Side		■		■		■
	Ενισχυμένο καλώδιο τροφοδοσίας ΕΕ "Event"		■		■		■
Εμφάνιση	Κάλυμμα οπίσθιου πίνακα με βαφή πούδρας σε λευκό χρώμα		■		■		■
	Οπίσθιο κάλυμμα ψηφιακά τυπωμένο		■		■		■
	Εκτυπωμένη οθόνη		■				
	Πλαίσιο οθόνης σε μαύρο ή γκρι χρώμα		■				
	Πλαίσιο οθόνης σε ειδικό χρώμα		□				
	Εξατομικευμένο αυτοκόλλητο πόρτας τυπωμένο στο εσωτερικό				■		
	Πλαίσιο Lightguide σε μαύρο ή λευκό χρώμα				□		
	Πλαίσιο Lightguide σε ειδικό χρώμα, λακαρισμένο Εσωτερικός οδηγός				□		
	φωτός με το περίγραμμα του λογότυπου του πελάτη ή τυπωμένο LED						□
	φωτισμός σε μπλε ή λευκό χρώμα						■
	Ακύρωση του Lightguide						■
	Κατάργηση του ελεγκτή EMS						■

MRF-Modelle						
Τύπος	Προσαρμοσμένη παραλλαγή	ab 25	ab 50	ab 100	ab 250	ab 500
Περίβλημα	Περίβλημα με βαφή πούδρας σε μαύρο, γκρι ή λευκό χρώμα	■	■	■	■	■
	Ψηφιακά εκτυπωμένο περίβλημα	■	■	■	■	■
Εσωτερικός θάλαμος	Εσωτερικός θάλαμος ασημί, οπίσθιο τοίχωμα εξατμιστή και περίβλημα ανεμιστήρα γκρι χρώματος		■	■	■	■
	Εσωτερικός θάλαμος ανθρακί, οπίσθιο τοίχωμα εξατμιστή και περίβλημα ανεμιστήρα μαύρου χρώματος		■	■	■	■
Πόρτα	Εσωτερικός θάλαμος ασημί, οπίσθιο τοίχωμα εξατμιστή και περίβλημα ανεμιστήρα γκρι χρώματος	■	■	■	■	■
	Γυάλινο πλαίσιο πόρτας σε μαύρο, γκρι ή λευκό χρώμα	■	■	■	■	■
	Γυάλινο πλαίσιο πόρτας σε μαύρο, γκρι ή λευκό	■	■	■	■	■
	Αυτοκόλλητο γυάλινης πόρτας (αδιαφανές/διαφανές, πλήρους επιφάνειας/περιγράμματος)		■	■		
	Διαμήκη προφίλ γυάλινης πόρτας PVC-U σε ειδικό χρώμα (εξηλασμένα)				■	■
	Διαμήκη προφίλ γυάλινης πόρτας αλουμίνιο μαύρο (ανοδιωμένο)		■	■	■	■
	Διαμήκη προφίλ γυάλινης πόρτας αλουμίνιο ασημί (ανοδιωμένο)		■	■	■	■
	Διαμήκη προφίλ γυάλινης πόρτας αλουμίνιο λευκό (με βαφή πούδρας)		■	■	■	■
	Αυτοκόλλητα γυάλινης πόρτας (αδιαφανή/διαφανή, πλήρους επιφάνειας/ με περίγραμμα)		■	■	■	■
	Λαβή σε μαύρο, γκρι ή λευκό χρώμα	■	■	■	■	■
	Πλαστική λαβή πόρτας σε μαύρο, γκρι ή λευκό χρώμα		■	■	■	■
	Λαβή πόρτας από ανοδιωμένο αλουμίνιο		■	■	■	■
	Λάστιχο σε μαύρο, γκρι ή λευκό χρώμα	■	■	■	■	■
	Μηχανική κλειδαριά πόρτας	■	■	■	■	■
	Ηλεκτρονική κλειδαριά πόρτας με τηλεχειριστήριο		■	■	■	■
	Μεντεσές πόρτας αριστερά		■	■	■	■
Φωτισμός	Κάθετος φωτισμός LED στη μία πλευρά, χωρίς φωτισμό οροφής	■	■	■	■	■
	Κάθετος φωτισμός LED στη μία πλευρά + φωτισμός οροφής	■	■	■	■	■
	Κάθετος φωτισμός LED και στις δύο πλευρές, χωρίς φωτισμό οροφής	■	■	■	■	■
Εξοπλισμός	Πλέγμα στήριξης σε μαύρο, λευκό ή μεταλλικό χρώμα	■	■	■	■	■
	Σχάρα δαπέδου σε μαύρο, λευκό ή μεταλλικό χρώμα	■	■	■	■	■
	Ευέλικτη ράγα σαρωτή	■	■	■	■	■
	Συρόμενη πλάκα ολίσθησης, μη επεκτάσιμη, μεταλλική, με βάση	■	■	■	■	■
	Συρόμενο συρτάρι κουτιών, μεταλλικό, με βάση	■	■	■	■	■
	Προστατευτικός βραχίονας	■	■	■	■	■
	Τροχοί για προστατευτικό βραχίονα (περιλαμβάνονται)	■	■	■	■	■
	4 τροχοί ύψους < 75 mm	■	■	■	■	■
	4 τροχοί ύψους < 150 mm		■	■	■	■
	Τοποθέτηση πινακίδας ιδιοκτησίας (προμηθεύεται από τη Liebherr ή παρέχεται)		■	■	■	■
	Σετ Side-by-Side		■	■	■	■
	Αναλογικό θερμόμετρο στον εσωτερικό θάλαμο	■	■	■	■	■
	Ψηφιακό θερμόμετρο στην πόρτα		■	■	■	■
	Κάλυμμα οπίσθιου πίνακα με βαφή πούδρας σε λευκό χρώμα	■	■	■	■	■
	Οπίσθιο κάλυμμα ψηφιακά τυπωμένο		■	■	■	■
	SmartModule WLAN και παρακολούθηση, δυνατότητα για μεταγενέστερη σύνδεση (μόνο MRFvg)		■	■	■	■



Βέλτιστη προώθηση πωλήσεων

Ισχυροί λόγοι για την Liebherr

Τα πλεονεκτήματα με μια ματιά:

- Οπτική τελειοποίηση των συσκευών μέσω της φωτεινότητας των χρωμάτων, της υψηλής ανάλυσης, του βάθους πεδίου και της τρισδιάστατης απεικόνισης.
- Προσαρμοσμένος και ευέλικτος σχεδιασμός με αποτελεσματικά διαφημιστικά μηνύματα
- Αυξήστε την αναγνωρισιμότητα του εμπορικού σήματος και ενισχύστε τις πωλήσεις σας
- Δυνατότητα επωνυμίας έως και 360° κατόπιν αιτήματος: το σχέδιο εκτυπώνεται απευθείας στην επιφάνεια με ακριβή προσαρμογή σε ολόκληρη την επιφάνεια και κατευθύνεται στις άκρες της συσκευής.
- Εύκολο στο καθάρισμα, ανθεκτικό στις γρατσουνιές και στην υπεριώδη ακτινοβολία
- Μπορούν να παραχθούν μικρές ποσότητες
- Ανθεκτική επικόλληση: η τυχαία ή σκόπιμη αφαίρεση είναι αδύνατη

Αυξήστε την αναγνωρισιμότητα της επωνυμίας σας

Εκτός από τα ψυγεία ποτών, η Liebherr προσφέρει επίσης τη δυνατότητα ατομικής και εντυπωσιακής επωνυμίας καταψύκτη merchandising και μπαούλο παγωτού. Κατ' αρχήν, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών διαδικασιών και διαφορετικών μοντέλων. Κατόπιν αιτήματος, μπορούμε να αναπτύξουμε εξατομικευμένες έννοιες συσκευών που ανταποκρίνονται απόλυτα στη μάρκα σας και στις ειδικές απαιτήσεις σας.



Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ψυγεία ποτών μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπό μας: **home.liebherr.com**

Ή επικοινωνήστε απευθείας με τον προσωπικό σας υπεύθυνο επικοινωνίας.

Εξατομικευμένη σήμανση και ψηφιακή εκτύπωση

Ανάλογα με την ποσότητα και το μοτίβο, η επιθυμητή επωνυμία εφαρμόζεται σε κατάλληλο αυτοκόλλητο, συνήθως φιλμ PVC, είτε με μεταξοτυπία είτε με ψηφιακή εκτύπωση. Αυτό εφαρμόζεται ακριβώς στο αφρώδες περίβλημα του μπαούλου.

Αυτοκόλλητα οθόνης/πλευράς/πόρτας και ατομικός σχεδιασμός χρωμάτων

Ο εξατομικευμένος σχεδιασμός χρωμάτων σας επιτρέπει να παρουσιάσετε το εμπορικό σήμα σας με έναν εντυπωσιακό τρόπο και να προβάλλετε τα εμπορεύματα ακόμη πιο ελκυστικά. Τα πλαϊνά πάνελ του μπαούλου και τα πλαστικά τελειώματα στο πλαίσιο του μπαούλου μπορούν να προσαρμοστούν.

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών, σφαλμάτων και αποκλίσεων στο περιεχόμενο εικόνας και κειμένου. Χρωματικές αποκλίσεις που οφείλονται στην τεχνολογία των μέσων. Για την τρέχουσα κατάσταση των δεδομένων ανατρέξτε στην ιστοσελίδα home.liebherr.com. Εκτύπωση στη Γερμανία από την mediaprint-solutions-gmbh.de 231-09/01.2025

Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH - home.liebherr.com Τηλ.: +43
50809-21700
e-mail: -
sales.at@liebherr.com service.at@liebherr.com spareparts.at@liebherr.com
bherra.co mproduktinfo.at@liebherr.com

