

---

# Холодильники и морозильники 2026

---

## LIEBHERR

Охлаждение и замораживание





## Свежесть, неподвластная времени

---

Вы уделяете особое внимание высочайшему качеству продуктов и подлинному удовольствию от них. Вы, не задумываясь, делаете крюк, чтобы посетить лавку с местными сырами и купить только что выловленную рыбу, и собираете выращенную собственными руками редиску. Разве не было бы идеально, если бы качество этих продуктов оставалось таким же даже спустя несколько дней хранения в холодильнике? Разве можно остановить время? Мы считаем – можно.

Вот почему наша цель – постоянно разрабатывать новые и более совершенные решения, обеспечивающие оптимальные условия для хранения различных продуктов питания. Для длительной свежести, защиты ценных витаминов и сохранения вкусовых ощущений, как будто сразу после покупки или сбора урожая. Но лучше всего убедитесь сами. Познакомьтесь с нашими отдельно стоящими и встраиваемыми моделями 2024 года.



## Содержание

Качество	6
Экологичность	8
Баланс производительности	10
Технологии свежести	12
EasyFresh	14
BioFresh	15
BioFresh Professional с HydroBreeze	16
BioFresh Professional и отделение Fish & Seafood	18
Дизайн	20
Комфорт и гибкость	26
Приготовление льда	32
Электронное управление	34
Серии	36
<b>Отдельно стоящие модели</b>	<b>38</b>
Обзор ассортимента	40
Комбинации Side-by-Side	44
Комбинированные холодильники-морозильники	56
Холодильные камеры	78
Морозильные камеры	88
Малогабаритные холодильники и морозильники	98
<b>Встраиваемые модели</b>	<b>108</b>
Обзор ассортимента	110
Комбинации Side-by-Side	114
Комбинированные холодильники-морозильники	118
Холодильные камеры	123
Морозильная камера	124
Модели, встраиваемые под столешницу	125
<b>Винные шкафы</b>	<b>126</b>
Обзор ассортимента	129
Температурные винные шкафы	130
Климатические винные шкафы	140
Компактный винный шкаф	150
Винные шкафы для профессионального использования	152
Словарь встраиваемой техники	154
Схемы встраивания	156

## Времена меняются. Качество остается неизменным.

С самого начала мы выбираем бескомпромиссное качество и предъявляем особые требования даже к мельчайшему винтику. Мы производим высококачественные холодильники и морозильники и производим их на международном рынке с 1954 года, однако в сердце мы по-прежнему остаемся семейным предприятием с немецкими корнями. Именно в Германии, где сильная немецкая инженерия тесно связана с традициями, заложенными основателем марки, и с конструкторским опытом, собранным на протяжении нескольких поколений, проектируются все наши изделия.

### Комфорт для всех.

Мы предлагаем несколько серий отдельно стоящих и встраиваемых моделей: Pure, Plus, Prime и Peak. Неважно, на какую серию падет ваш выбор – бескомпромиссное качество Liebherr вы почувствуете в любом устройстве Liebherr, поскольку теперь многие функции уже встроены во все стандартные приборы серии Pure. Например, функция автоматического размораживания NoFrost. Или технология EasyFresh для хранения фруктов и овощей. Или технология DuoCooling – благодаря двум контурам охлаждения между холодильным и морозильным отделениями нет воздухообмена. Хранящиеся продукты не засыхают, и не проникает запах.



ICNd 5133 ◇ Серия Plus

### Гарантия длительного срока службы.

Наши требования к качеству ощущаются даже в мельчайших деталях. Например, прежде чем нами будет одобрена дверная петля, она должна пройти не менее 150 000 циклов открытия. Это эквивалентно сроку использования более 15 лет. На этот же срок службы у нас также испытываются все другие функциональные части.

### Мы не просто говорим. Мы гарантируем.

Во время производственного процесса мы тщательно проверяем все компоненты наших холодильников и морозильников и контролируем их гораздо строже и чаще, чем требуется по закону – в последний раз незадолго до упаковки. Только после этого наши приборы могут немного «отдохнуть». Все наши производственные площадки сертифицированы в соответствии с международными стандартами качества ISO 9001, энергоменеджмента ISO 50001 и экологического менеджмента ISO 14001. Поэтому для нас нет ничего проще, чем предоставить гарантию на срок не менее двух лет, подтверждающую отсутствие дефектов материалов и производства и простоту установки.



EasyFresh для фруктов и овощей, начиная с серии Pure



Разморозка больше не требуется: технология NoFrost теперь есть во всех устройствах, начиная с серии Pure

## Наш путь в будущее

Все наши инновации объединяет одно: они описывают путь к большей экологичности. Наши основные ценности подразумевают принятие на себя ответственности. Поэтому исследование и разработка экологичных решений уже многие десятилетия является нашей традицией. При этом мы всегда учитываем весь жизненный цикл продукта.



\* «Золото» от EcoVadis

Наша активная позиция была отмечена ведущим рейтинговым агентством по корпоративной социальной ответственности EcoVadis золотой медалью за 2023 год. Мы горды тем, что входим в 3% лучших компаний по рейтингу EcoVadis.

### Вторичная переработка/утилизация

Мы уже давно стремимся к производству замкнутого цикла и разрабатываем нашу продукцию таким образом, чтобы обеспечить возможность вторичного использования сырья, для чего всегда учитываем возможность разделения материалов.

### Материалы

Мы стремимся снизить неблагоприятные экологические последствия нашей деятельности и производим продукцию с возможностью вторичной переработки, применяем материалы из возобновляемых источников и повторно перерабатываемые материалы, а также сокращаем разнообразие сырья. При этом мы рассматриваем нашу продукцию в целом.

## Ответственность производителя



### Фаза использования

Мы снижаем нагрузку на окружающую среду, предлагая первоклассное, энергоэффективное оборудование, максимально долговечное и простое в ремонте – с поддержкой в виде профилактического технического обслуживания. Кроме того, мы предлагаем оборудование и решения, которые помогают уменьшить количество выбрасываемых продуктов питания. Об этом более подробно рассказано на следующих страницах.

### Производство

Мы стремимся к экологичному производству, снижая расходование энергии на наших предприятиях и расширяя использование возобновляемых источников энергии. Благодаря ответственному подходу к расходованию воды, сокращению количества отходов и исключению возможных загрязнений мы сокращаем наше воздействие на окружающую среду в разных областях, учитывая не только выбросы CO<sub>2</sub>, но и другие аспекты.\*

## Оптимальный баланс и множество функций.



Наши холодильники – настоящие универсалы. Наряду с низким энергопотреблением, они также отличаются низким уровнем шума, большой вместимостью, длительным сроком службы и значительными резервами мощности. Мы ведем разработку, учитывая сразу множество факторов, и это позволяет нам создавать полностью сбалансированное устройство. Иными словами: три хорошо, но четыре – лучше.



### Забота об окружающей среде

Наши новые отдельно стоящие модели занимают первые места в рейтинге энергоэффективности. Таким образом, вы бережете драгоценные ресурсы нашей окружающей среды, а благодаря низким затратам на электроэнергию – и свой кошелек.



### Больше места для продуктов

У нас найдется подходящее устройство для любой семьи, разных жизненных ситуаций и ниш разной высоты. Мы продумали конструкцию так, чтобы и в объемных выдвижных ящиках, и в самых маленьких нишах не потерять ни одного литра охлаждаемого объема. Например, мы экономим пространство, встраивая световые приборы в корпус.

Концепция BluPerformance: баланс производительности в совершенной форме

Инновация наших моделей BluPerformance: все технологии охлаждения размещены в основании устройства. Поэтому наши устройства имеют значительно больший полезный объем при тех же размерах. Таким образом, у вас будет заметно больше места для хранения продуктов и напитков. Кроме того, в основании устройств установлена более совершенная система приточно-вытяжной вентиляции, позволяющая еще больше повысить энергоэффективность и снизить уровень шума. Мы уверены, что эта техника восхитит не только любителей современных технологий.




### Низкий уровень шума

В современных концепциях жилья все чаще кухня является частью гостиной, и предпочтение отдается малошумным охлаждающим устройствам. Поэтому ассортимент наших новых отдельностоящих устройств предлагает широкий выбор предельно тихих приборов. Иногда на уровне сверхтихих 32 дБ.



### Интеллектуальное охлаждение

Интеллектуальные датчики постоянно регулируют холодопроизводительность в зависимости от текущих условий, и поэтому наши отдельно стоящие модели очень энергоэффективны и экономичны в повседневной жизни. В то же время они имеют достаточный резерв мощности, чтобы, например, быстро охладить большой объем продуктов, закупленных на неделю.



## Свежесть – это вопрос технологий.

Покупая продукты, вы не идете на компромиссы. Вы обращаете внимание на натуральные ингредиенты, высокое качество и максимальную свежесть. Совершенно ясно: тот, кто так ценит хорошую пищу, также хочет сохранять ее как можно дольше. Именно для этого мы разработали инновационные технологии свежести и продолжаем совершенствовать их из года в год. Чтобы ваши продукты могли долго храниться в холодильнике, оставаясь свежими и аппетитными.



### DuoCooling. Продукты теперь не заветриваются.

Наша базовая технология, доступная в устройствах с холодильной и морозильной камерой. Благодаря двум независимым контурам охлаждения нет воздухообмена между холодильным и морозильным отделениями. Продукты питания не засыхают, запахи не передаются в другие камеры.



### EasyFresh. Оптимально подходит для фруктов и овощей.

Здесь очень хорошо себя чувствуют фрукты, овощи и ягоды без упаковки. Салат, который хранится при той же температуре, что и в холодильном отделении, в изолированном от проникновения воздуха пространстве, через 7 дней остается хрустящим и свежим.



### Нулевая зона свежести BioFresh.

Благодаря проверенной технологии BioFresh продукты хранятся в более прохладных условиях, чем в остальной части устройства – при температуре чуть выше 0°C. В герметичном контейнере Fruit & Vegetable-Safe поддерживается оптимальная влажность, которая позволяет долго сохранять свежесть овощей и фруктов.



**BioFresh Professional с HydroBreeze. Охлаждайте как профи.**  
В контейнере BioFresh Professional Safe холодный туман, который, как бальзам, покрывает фрукты и овощи, сохраняя их хрустящую свежесть и улучшая структуру.



### SmartFrost. Меньше инея.


Технология SmartFrost значительно уменьшает уровень обмерзания внутренней камеры и замороженных продуктов. Размораживание требуется реже. Гладкие внутренние стенки легко мыть.



### NoFrost. Размораживание больше не нужно.

Функция автоматического размораживания позволяет долго хранить замороженные продукты, не перекладывая их во время ручного размораживания камеры. Условия глубокой заморозки поддерживаются непрерывно.





## Туман и холод. Освежающий бриз для ваших продуктов.

Технология HydroBreeze – пример наших максимальных требований к свежести. В секции BioFresh Professional холодный туман окутывает фрукты и овощи, словно бальзам, сохраняя их сочную свежесть и структуру и позволяя долго хранить даже мелколистные овощи. Кроме того, он обеспечивает сногсшибательный визуальный эффект в зоне свежести BioFresh Professional:



При каждом открытии двери внутри контейнера BioFresh активируется парогенератор.



Тайна свежести.

Долина Салинас в Калифорнии – «житница» салатов США. Здесь сложились особенно благоприятные для выращивания салатов климатические условия. Благодаря близости к прохладному Тихому океану, летом на долину и поля ложится тонкий, влажный туман, который защищает выращиваемые здесь овощи от высыхания. Эта долина стала источником нашего вдохновения, когда мы создавали технологию BioFresh Professional с HydroBreeze.



Подробнее о  
HydroBreeze


Дни указаны по сравнению с обычным  
холодильным отделением.

## Вкус свежего улова. В нашем отделении Fish & Seafood.





Дни указаны по сравнению с обычным холодильным отделением.

Чтобы рыба и морепродукты сохраняли вкус свежего улова даже через несколько дней, необходимо специальное холодильное отделение, такое как Fish & Seafood. Здесь они хранятся при температуре  $-2^{\circ}\text{C}$  и низкой влажности воздуха. Идеальные условия, чтобы наслаждаться свежим вкусом значительно дольше.



**Гибкость использования**  
Пространство в отделении BioFresh Professional можно адаптировать в зависимости от ситуации. Так, например, зона с температурой  $-2^{\circ}\text{C}$  частично или полностью преобразовывается в зону, температура в которой составляет чуть более  $0^{\circ}\text{C}$ . В таких условиях, например, оптимально хранятся мясные и молочные продукты. Четыре возможных варианта приводятся ниже:



## Яркий акцент на кухне.

Холодильники уже давно перестали быть одинаковыми предметами белого цвета. В наше время уже нет резкого перехода между столовой и гостиной и дизайн играет все более важную роль. Устройства Liebherr поражают своими лаконичными

формами, благородной отделкой поверхностей и прямолинейным силуэтом. Благодаря классическому дизайну наши приборы хорошо сочетаются с любой современной кухней. Но достаточно слов: дизайн говорит сам за себя.

Наши устройства предлагаются с дисплеем, встроенным либо непосредственно в дверь. Либо – для любителей минимализма – внутри устройства.



XRFbd 5220 ◇ Серия Plus



**InteriorFit. Идеальное сочетание.**

Элегантное использование кухонных ниш. Благодаря InteriorFit наши отдельностоящие устройства экономят пространство на кухне: для вентиляции не нужно обеспечивать расстояние между боковой стенкой устройства и поверхностью стены или мебели. В кухню выступает только дверца холодильника. Все остальное скрыто от глаз.

## Современный дизайн. Благородные материалы.

Ваша кухня уникальна. И именно поэтому холодильник должен быть эксклюзивным. Мы предлагаем высококачественные материалы, сдержанные цвета и интегрированные ручки. Но независимо от того, какое решение вы примите, с этими эксклюзивными вариантами вы всегда сделаете правильный выбор.

### Варианты ручек

#### Ручка с толкателем

Дверная ручка мягко реагирует на движение вашей руки, что делает открытие еще более плавным.



#### Интегрированная ручка

Ручки больше не выступают в помещение. Ручки – это элегантное углубление, идеально гармонирующее с минималистичным дизайном кухни.



### Цвет и материалы

Выберите один из вариантов, показанных на рисунке. Какой бы дизайн вы не выбрали, будьте уверены: ваше устройство будет всегда привлекать внимание.

SmartSteel  
(нерж. сталь)

BlackSteel  
(черн. нерж. сталь)

SteelFinish  
(цвет нерж. сталь)


GlassWhite  
(белое стекло)

GlassBlack  
(черное стекло)

Белый

Бежевый

DarkGrey  
(темно-серый)



XRFsf 5245 ◇ Серия Plus

## Для самых изысканных и капризных продуктов.

Пусть внешний вид холодильника производит сильнейшее впечатление, однако придет время, и вам придется открыть его. Изнутри он тоже поразит вас своим видом.

### Дизайн и функциональность.

Скромный и классический с одной стороны, элегантный и эксклюзивный – с другой. Это новый язык дизайна, который органично вписывается в любой интерьер. Во внутреннем пространстве впечатляют благородные компоненты из стекла и нержавеющей стали. Точная обработка, внимание к деталям и гармоничное сочетание материалов, форм и цветов создают целостную эстетическую картину, которая еще больше впечатляет благодаря новой концепции освещения.



CBNstd 5783 Δ Серия Peak



Пространство на двери устройства просто сконфигурировать под собственные потребности – полки можно легко переставить на нужную высоту и расположить на них продукты разного размера, от маленьких баночек и соусов, до больших бутылок и графинов.



LightTower – это новая концепция. Она удерживает стеклянные полки и позволяет обеспечить равномерное освещение внутреннего пространства. Гибкая, компактная, уникальная.



## Еще проще.

**Холодильники и морозильники используются ежедневно. Вот почему мы создаем отдельностоящие устройства, в которых продумана каждая деталь оснащения и которые удобно использовать с момента первого открытия двери.**

### Жизнь – это концерт по заявкам.

Оснащение новых отдельностоящих устройств позволяет оптимизировать использование внутреннего пространства: освободить место для высоких продуктов и графинов можно одной рукой благодаря складной стеклянной полке. Вы любите порядок? С помощью VarioBox и VarioSafe можно хранить небольшие продукты в двери или во внутреннем пространстве на той высоте, которая вам нравится. Желаете холодных напитков? Стеклянная полка над секцией BioFresh одним движением руки превращается в полку для бутылок.

В наших холодильниках с морозильной камерой с VarioTemp можно перенастроить данное отделение на другой температурный режим. В таком случае морозильную часть можно использовать в качестве холодильной камеры или камеры с температурой погреба.

Например, с помощью VarioSpace можно высвободить пространство в морозильной камере для самой большой индейки или самого высокого торта-мороженого. Кстати, о торте: для всех любителей выпечки наши холодильники и комбинации предоставляют достаточно места в холодильном отделении, в которое поместится даже наполненный противень.

### Наполненный продуктами. И комфортом.

Ваши продукты доступны в любой момент, так как наши холодильные и морозильные отделения оснащены телескопическими направляющими, по которым выдвижные контейнеры легко скользят вперед и назад. На направляющих также установлена выдвижная полка с двумя корзинами под бутылки, которые можно легко снять с помощью встроенной ручки. И даже закрывая свой холодильник, вы почувствуете комфорт и удобство хранения благодаря системе SoftSystem. С ее помощью двери всегда закрываются мягко и плавно, даже если толчок был слишком сильным.





**Выдвижные контейнеры на телескопических направляющих**  
Из холодильника удобно достать любой продукт, так как контейнеры легко выдвигаются даже при полной загрузке.



**FlexSystem**  
Обеспечивает прекрасный обзор в отделении BioFresh. С его помощью удобно организовать хранение различных по размерам овощей и фруктов.



**VarioSafe**  
Позволяет удобно разместить во внутренней камере мелкие предметы – всегда точно на той высоте, которая вам нравится.

## Универсальная камера. Больше возможностей для хранения.

Технология VarioTemp позволяет использовать морозильное отделение в качестве универсальной камеры с температурой от  $-2^{\circ}\text{C}$  до  $+14^{\circ}\text{C}$ .

Вы всегда сможете подготовиться к большой вечеринке, поскольку морозильная камера может использоваться в качестве дополнительной зоны охлаждения, например, для закусок или напитков. Или в качестве отделения с температурой погреба, где можно хранить чувствительные к холоду продукты, такие как картофель, лук и другие.

Ваша семья увеличилась, и место в холодильнике не хватает? Никаких проблем. VarioTemp также позволяет использовать морозильную камеру в качестве холодильной или зоны свежести BioFresh и получить дополнительный объем для хранения любимых продуктов.



Использование в качестве морозильного отделения ( $-18^{\circ}\text{C}$ )



Использование в качестве морозильного отделения ( $-18^{\circ}\text{C}$ )



Использование в качестве отделения с температурой погреба ( $+14^{\circ}\text{C}$ )



Требующее усилия открытие морозильников – проблема, ушедшая в прошлое. Благодаря новой технологии EasyOpen морозильники легко открываются в любое время. Даже без ручки с толкателем. Как мы с этим справились? С помощью нового дверного уплотнителя и нового технического модуля BluPerformance нам удалось вдвое уменьшить усилие, необходимое для открывания двери. Компактный, простой, удобный.



#### SpaceBox

Оптимально подходит для всего, что требует немного больше места.



#### Доводчик двери SoftSystem

Тихий и мягкий дверной доводчик встроен в наши устройства серии Plus и выше.



#### VarioSpace

Удобно для крупных замороженных продуктов, например, многогрунного праздничного торта.

## Прежде чем закончится лед, закончатся коктейли.

Вы любите приглашать к себе большие компании? Тогда вам понравятся наши функции для приготовления льда. Будьте уверены: на вашей вечеринке льда хватит всем.



Запас льда даже для самой большой вечеринки: **IceTower**.

Система **IceTower** в наших морозильниках – это новое слово в хранении. Она позволяет реализовать сразу два варианта хранения продуктов большого размера: автоматический ледогенератор **IceMaker**, вмещающий до 8 кг льда, и еще один просторный отсек – достаточно большой, чтобы хранить, например, несколько больших пицц в вертикальном положении. Чтобы сделать систему еще более удобной, мы разместили ее на выдвижной полке с телескопическими направляющими. Ваши руки не замерзнут, если вы воспользуетесь лопаткой для кубиков льда.



Лед в одно мгновение: **EasyTwist-Ice**.

Быстрое производство кубиков льда – без стационарного подключения к водопроводу. Просто налейте воду в резервуар, дайте ей замерзнуть в форме и одним поворотом отделите кубики льда. **EasyTwist-Ice** прост в очистке и уже встроен в большинство отдельностоящих устройств нашей серии **Pure**.



Дождь из кубиков льда: **IceMaker**.


**IceMaker** производит до 130 кубиков льда в день; готовый лед автоматически попадает в выдвижной контейнер. Ждете больше гостей, чем ожидалось? Активируя функцию **MaxIce**, можно еще больше ускорить производство кубиков льда. **IceMaker** подключается к водопроводу с питьевой водой. Если стационарное подключение невозможно, в нашем ассортименте есть также модели с резервуаром для воды в холодильном отделении.

## Холодильник, который не оставит вас равнодушным.

Для нас важно разрабатывать не холодильники с максимальным набором функций, а такие устройства, которые помогут безопасно хранить продукты и действительно нужны покупателям. Которые заметно облегчают жизнь. А затем реализовать эти функции в техническом совершенстве.



### Безопасность прежде всего.



#### Сигнализация открытой двери

Сигнализация предупредит о неплотно закрытой двери, в том числе и визуально, пульсирующим светодиодным светом.



#### Сигнал повышения температуры

Оптический и звуковой сигнал проинформирует о достижении критического уровня температуры в морозильном отделении, например, из-за отключения электроэнергии.



#### Сигнализация отключения питания

Оптическая и звуковая сигнализация при отключении питания для безопасного хранения продуктов.



#### Сигнализация неисправности устройства

Оптический и звуковой сигнал при неисправности устройства.



#### Напоминание

Автоматическое напоминание для обслуживания и ухода.



#### Блокировка экрана

Предотвращает какие-либо изменения настроек вашего холодильника.



#### Демо режим

Для оптимальной демонстрации устройства на месте продажи: пользовательский интерфейс и освещение включены, система охлаждения отключена.

### Комфорт одним касанием.



#### Режим CleaningMode

Для облегчения уборки отключается охлаждение, а освещение остаётся работать.



#### Режим PartyMode

При включении PartyMode будут активированы режимы максимального производства кубиков льда и SuperCool.



#### Режим HolidayMode

Вентилятор, SuperCool и SuperFrost отключаются, температура в холодильной камере устанавливается на уровне +15 °C для снижения расхода электроэнергии. При этом морозильная камера остается включенной.



#### Режим EnergySaver

Стандартная температура увеличивается максимум на 7 °C для меньшего расхода электроэнергии.



#### Режим SabbathMode

Выключается всё освещение и звуковые сигналы холодильника. Режим отключается через 80 часов.



#### Настройка языка\*

Возможность выбора одного из 12 языков.



#### Индикатор состояния (только в отдельно стоящих моделях)

В дверь встроен индикатор состояния, по которому всегда можно проверить состояние устройства. Синий свет означает, что устройство работает normally. При любом отклонении индикатор начинает мигать красным светом, и дополнительно включается звуковой сигнал.

### Ключевая компетенция – охлаждение.



#### Индикация температуры

На дисплее всегда показывается актуальное значение температуры. Изменение отображается в меню в мигающем режиме.



#### SuperFrost

Увеличенная холодопроизводительность в морозильном отделении для замораживания продуктов с бережным сохранением витаминов.



#### SuperCool

Увеличивайте мощность охлаждения, пока свежие продукты не станут такими же холодными, как и остальные.



#### VarioTemp (только в отдельно стоящих моделях)

Температуру во всем морозильном отделении можно регулировать от -2 °C до +14 °C, что позволяет использовать его в соответствии со своими нуждами – для охлаждения или для хранения вин.

### Просто умный.



#### EasyTwist-Ice (только в отдельно стоящих моделях)

Кубики льда просто и быстро, как по волшебству: налейте воду в резервуар, дайте ей замерзнуть в форме и одним поворотом отделите готовые кубики льда.



#### IceCubeTimer\*\*

Превращает воду в кубики льда с повышенной скоростью. Как только они будут готовы, система направит уведомление.

Сделайте выбор еще  
до того, как вы откроете  
холодильник.

○ Pure    ◆ Plus    ○ Prime    △ Peak

Какое устройство подходит мне?  
Вопрос клиента, на который не всегда  
легко ответить. Мы разделили ассортимент  
на четыре понятные серии, чтобы  
вам было проще ориентироваться.

○ Серия Pure

Серия Pure – это наш базовый класс. Простой, понятный и идеально оснащённый для всех важных потребностей. Устройства серии Pure упрощены до самого основного. Но до краёв наполнены высочайшим качеством Liebherr.



EasyFresh



Фильтр FreshAir

◆ Серия Plus

Серия Plus основывается на серии Pure и отличается дополнительными деталями. Плюс в прямом смысле добавляет комфорт в ежедневную эксплуатацию. Устройства не только первоклассно охлаждают и замораживают. Они ещё и чуточку умнее. Так они помогают немного облегчить многие ручные операции.



BioFresh




○ Серия Prime

С серией Prime становится намного более благороднее. Она делает явный акцент на дизайне и материалах. Так, внутри устройства используются, в основном, высококачественные материалы, например, нержавеющая сталь. Особые световые решения делают устройства этой серии по-настоящему притягательными.



LightTower

Прикосновение и движение  
пальцем по экрану

△ Серия Peak

Серия Peak – вершина модельного ряда. Здесь лучшее сочетается с лучшим. Никаких компромиссов. Инновационные технологии Liebherr сочетаются с передовым дизайном и первоклассными решениями для комфорта. Устройства этой серии для всех, кто хочет иметь всё.



BioFresh с HydroBreeze



IceMaker

---

## Отдельно стоящие модели

---




# Отдельно стоящие модели

## Обзор ассортимента

- Серия Peak
- Серия Prime
- Серия Plus
- Серия Pure

### Морозильник | Холодильник

BioFresh

NoFrost | BioFresh  
IceTower

XRFsf 5245

SFNsf 5247 | SRBsfc 5220

NoFrost | BioFresh

XRFsf 5225

SFNsf 5227 | SRBsfc 5220

EasyFresh

NoFrost | EasyFresh  
IceTower

XRFsf 5240

SFNsf 5247 | SRsf 5220

NoFrost | EasyFresh

XRFsd 5230

SFNsdd 5237 | SRsdd 5230

XRFsd 5220

SFNsdd 5227 | SRsdd 5220

XRFsf 5220

SFNsf 5227 | SRsf 5220

XRFbd 5220


SFNbdd 5227 | SRbdd 5220

XRF 5220

SFNfd 5227 | SRd 5220

↔ 60 ↔ ↔ 60 ↔

↑ 185 ↓ ↑ 185 ↓



### Комбинированные холодильники-морозильники – BioFresh Professional

NoFrost

HydroBreeze/Fish &amp; Seafood/VarioTemp

CBNstd 5783

### Комбинированные холодильники-морозильники – BioFresh

NoFrost

EasyTwist-Ice/VarioTemp

CBNsdc 765i

EasyTwist-Ice

CBNc 5723

CBNbda 5223

CBNsdc 522i

CBNsdc 522i

CBNsfc 5223

CBNsfc 5223

CBNc 5223

CBNdgc 5723

CBNbdc 573i

CBNsdc 573i

### Комбинированные холодильники-морозильники – EasyFresh

NoFrost

IceMaker с емкостью для воды

CNsfc 574i

CNbdb 5223

EasyTwist-Ice

CNbdc 573i

CNSfc 573i

CNSdb 5723

CNSdb 5723

CNSfd 7723

CND 7723

CNSdc 5203

CNGbc 5723

CNGwc 5723

CNSff 5203

CNSfd 5704

CND 5704

CNSff 5203

CND 5704

CNbed 5703

CNSff 5703

CNSff 5703

CNf 5703

CNDg 5703

# Отдельно стоящие модели

## Обзор ассортимента

Серия Peak		Серия Prime				Серия Plus				Серия Pure									
△ Серия Peak																			
○ Серия Prime																			
◊ Серия Plus																			
○ Серия Pure																			
<b>Холодильные камеры</b>																			
BioFresh																			
BioFresh-холодильник																			
		RBsfc 5220		RBC 5220		RBsfd 5221				RBa30 425i									
EasyFresh																			
Выдвижная платформа с корзинами		RDsfd 5220		Rsfld 5220		Rd 5220				Rsdci 1620									
										Rci 1620									
										Rsdci 1621									
										Rci 1621									
		Rd 5000		Rd 4600		Rd 4200				Re 1400		Rd 1200							
										Re 1401		Rd 1201							
										Rdg 1400		Re 1201							
										Rdg 1401		Re 1200							
<b>Морозильные камеры</b>																			
NoFrost																			
EasyTwist-Ice		FNc 727i		FNd 7227		FNd 7026		FNd 6625		FNd 522i		FNe 5207							
										FNe 5006		FNe 4605							
										FNe 4204									
<b>Малогабаритные холодильники и морозильники</b>																			
EasyFresh																			
		85		85		85		85		85		85							
		55		55		55		55		55		55							
		68																	

## Комбинации Side-by-Side



XRFsf 5230 ◊ Серия Prime

## Основные преимущества



### BioFresh

Секция BioFresh гарантирует идеальный климат для длительного сохранения свежести. При температуре чуть выше 0 °C и оптимальной влажности свежие продукты сохраняют свой аппетитный внешний вид, а также полезные витамины и минералы значительно дольше, чем в обычной холодильной камере.

### EasyFresh

Наш контейнер EasyFresh гарантирует свежесть продуктов в вашем доме, как на рынке. Неупакованные фрукты, овощи или ягоды: здесь всё хранится оптимально. Благодаря плотному закрытию контейнера под воздействием продуктов в нём повышается влажность воздуха. Таким образом, продукты остаются свежими долгое время.

### NoFrost

Открывая морозильное отделение, вы хотите видеть замороженные продукты, а никак не лёд или иней. NoFrost защищает морозильную камеру от нежелательного обледенения, расходующего много энергии. NoFrost означает: больше никакого утомительного размораживания морозильной камеры.

### FlexCube

Ищете возможность безопасно хранить небольшие тюбики, открытые стаканчики с кремом или перепелиные яйца? FlexCube – то, что вам нужно. В отверстия разного размера можно вложить множество небольших предметов.

### VarioSafe

Стаканчики с йогуртом, стеклянные баночки с джемом или тюбики – вам нужно легко обозримое место для таких небольших продуктов? В вашем Liebherr есть: VarioSafe. Отсек не только создаёт порядок, но и легко изменяется. Просто поместите регулируемый по высоте VarioSafe в холодильнике там, где это больше всего подходит.

### Ручка с толкателем

Открытие стало проще: практическая и элегантная ручка с толкателем позволяет вам открыть дверь без особых усилий – даже при неоднократном открывании за короткое время. Элегантные ручки в минималистском дизайне станут ещё одним преимуществом вашего холодильника.



### Сенсорный и свайповый экран

Ваш Liebherr будет слушаться вас по мановению пальцев: благодаря сенсорному и свайповому экрану вы сможете управлять своим холодильником интуитивно понятно и очень легко. Просто выберите такие функции, как «SuperCool», на цветном экране касанием и проведите пальцем по экрану. Так же легко можно регулировать температуру.

### LightTower

Порадуйтесь оптимально освещённому внутреннему пространству: светодиодные колонны LightTower представляют продукты в наилучшем свете, и они расположены так, чтобы вся площадь вашего наполненного холодильника всегда была освещена как можно лучше. Поскольку элементы освещения встроены вровень в боковые стенки, остаётся больше места для продуктов.

### IceTower

Благодаря запасу кубиков льда весом 8 кг система IceTower гарантирует, что на вашей вечеринке охлаждённые напитки никогда не закончатся. Лопатка для льда и выдвижная полка на телескопических направляющих обеспечивают удобный доступ к кубикам льда. Благодаря дополнительному лотку можно изготовить небольшое количество льда и одновременно хранить под ним замороженные продукты.

### Лопатка для кубиков льда

Лопатка для льда от Liebherr – удобный инструмент для переноса льда и разделения на порции. Благодаря наклонному положению носика и эргономичной ручке кубики льда быстро и легко перемещаются из контейнера IceTower в бокалы с напитками. Лопатка изготовлена из прочного пластика и имеет привлекательную сатинированную поверхность.

### Фильтр FreshAir с активированным углём

Запах некоторых продуктов иногда мало приятен. Но для вашего Liebherr это не проблема: благодаря фильтру FreshAir с активированным углём воздух во внутреннем пространстве всегда свежий. Фильтр расположен непосредственно в месте прохождения воздушного потока в корпусе вентилятора и в значительной степени нейтрализует запахи.



↔123↔



## XRFsf 5245

Plus

## SFNsfd 5247

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год/24 ч:	227/0,620 кВт.ч <sup>1</sup>
Общий полезный объем:	262 л
Уровень шума:	38 дБ(A)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь / корпус:	SteelFinish / серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	185,5/59,7/67,5 <sup>1</sup>



## Управление

- Монокромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический
- Морозильная камера
- 7 контейнеров с направляющими, система VarioSpace
- Наклоняемый выдвижной контейнер
- IceTower
- Ледогенератор IceMaker со стационарным подключением к водопроводу 3/4"
- Производительность ледогенератора за 24 ч: 0,8 кг
- Запас льда: 8,0 кг
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- Поднос для замораживания

## Преимущества

- Обогрев боковой стенки с правой стороны, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
- Вертикальная встроенная ручка
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Сторона открывания двери – левая, перенавешиваемая
- Сменный уплотнитель двери
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
- Длина сетевого кабеля – 210 см

## Управление

- Монокромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры для холодильной камеры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический
- Холодильная камера и секция BioFresh
- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
- 6 полок серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Встроенная полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 2 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих с частичным выдвижением, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

## Преимущества

- Обогрев боковой стенки с левой стороны, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
- Вертикальная встроенная ручка
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см



↔123↔



## XRFsf 5240

Plus

## SFNsfd 5247

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год/24 ч:	227/0,620 кВт.ч <sup>1</sup>
Общий полезный объем:	262 л
Уровень шума:	38 дБ(A)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь / корпус:	SteelFinish / серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	185,5/59,7/67,5 <sup>1</sup>



## SRsfd 5220

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год/24 ч:	107/0,291 кВт.ч <sup>1</sup>
Общий полезный объем:	398 л
Уровень шума:	37 дБ(A)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь / корпус:	SteelFinish / серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	185,5/59,7/67,5 <sup>1</sup>



## Управление

- Монокромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический
- Холодильная камера
- 7 контейнеров с направляющими, система VarioSpace
- Наклоняемый выдвижной контейнер
- IceTower
- Ледогенератор IceMaker со стационарным подключением к водопроводу 3/4"
- Производительность ледогенератора за 24 ч: 0,8 кг
- Запас льда: 8,0 кг
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- Поднос для замораживания

## Преимущества

- Обогрев боковой стенки с левой стороны, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
- Вертикальная встроенная ручка
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
- Длина сетевого кабеля – 200 см
- 6 полок серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими
- 1 большой контейнер для овощей и фруктов с направляющими



↔120↔



## XRFsd 5230

Plus

## SFNsdd 5237

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год/24 ч:	230 / 0,630 кВт.ч <sup>1</sup>
Общий полезный объем:	271 л
Уровень шума:	38 дБ(A)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь / корпус:	Нерж. сталь SmartSteel/серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>



## Управление

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический
- Морозильная камера
- 7 контейнеров с направляющими, система VarioSpace
- Наклоняемый выдвижной контейнер
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- Поднос для замораживания

## Преимущества

- Обогрев боковой стенки с правой стороны, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
- Ручка с толкателем
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Страна открывания двери – левая, перенавешиваемая
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 210 см

## Управление

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический
- Холодильная камера
- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
- 6 полок серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположено в верхней части
- 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими
- 1 большой контейнер для овощей и фруктов с направляющими

## Преимущества

- Обогрев боковой стенки с левой стороны, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
- Ручка с толкателем
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см



↔123↔



## XRFsf 5225

Plus

## SFNsfd 5227

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год/24 ч:	230 / 0,630 кВт.ч <sup>1</sup>
Общий полезный объем:	271 л
Уровень шума:	38 дБ(A)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь / корпус:	SteelFinish/серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>



## Управление

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический
- Морозильная камера
- 7 контейнеров с направляющими, система VarioSpace
- Наклоняемый выдвижной контейнер
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- Поднос для замораживания

## Преимущества

- Обогрев боковой стенки с правой стороны, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
- Вертикальная встроенная ручка
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

## SRBsfc 5220

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год/24 ч:	90 / 0,244 кВт.ч <sup>1</sup>
Общий полезный объем:	377 л
Полезный объем: холодильной камеры: 377 л, т.ч. секции BioFresh: 89 л	
Уровень шума:	36 дБ(A)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь / корпус:	SteelFinish/серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>



## Управление

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры для холодильной камеры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический
- Холодильная камера и секция BioFresh
- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
- 6 полок серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Встроенная полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположено в верхней части
- 2 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих с частичным выдвижением, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

- Обогрев боковой стенки с левой стороны, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
- Вертикальная встроенная ручка
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см



XRFsd 5220

Plus



## SFNsdd 5227

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год/24 ч:	230 / 0,630 кВт.ч <sup>1</sup>
Общий полезный объем:	271 л
Уровень шума:	38 дБ(A)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь / корпус:	Нерж. сталь SmartSteel/серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>



## SRsdd 5220

Plus



↔123↔



XRFbd 5220

Plus



## SFNbdd 5227

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год/24 ч:	230 / 0,630 кВт.ч <sup>1</sup>
Общий полезный объем:	271 л
Уровень шума:	38 дБ(A)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь / корпус:	Черная нерж. сталь BlackSteel/черный
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>



## SRbdd 5220

Plus



↔123↔

## Управление

- Монокромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический
- Морозильная камера
- 7 контейнеров с направляющими, система VarioSpace
- Наклоняемый выдвижной контейнер
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- Поднос для замораживания

## Преимущества

- Обогрев боковой стенки с правой стороны, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
- Вертикальная встроенная ручка
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Страна открывания двери – левая, перенавешиваемая
- Сменный уплотнитель двери
- Форма для льда
- Длина сетевого кабеля – 210 см
- 6 полок серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположено в верхней части
- 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими
- 1 большой контейнер для овощей и фруктов с направляющими

## Управление

- Монокромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический
- Холодильная камера
- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
- Длина сетевого кабеля – 200 см
- 6 полок серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположено в верхней части
- 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими
- 1 большой контейнер для овощей и фруктов с направляющими

## Преимущества

- Обогрев боковой стенки с левой стороны, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
- Вертикальная встроенная ручка
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Страна открывания двери – левая, перенавешиваемая
- Сменный уплотнитель двери
- Форма для льда
- Длина сетевого кабеля – 210 см
- 6 полок серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположено в верхней части
- 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими
- 1 большой контейнер для овощей и фруктов с направляющими

## Управление

- Монокромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический
- Морозильная камера
- 7 контейнеров с направляющими, система VarioSpace
- Наклоняемый выдвижной контейнер
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- Поднос для замораживания

## Преимущества

- Обогрев боковой стенки с правой стороны, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
- Вертикальная встроенная ручка
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Страна открывания двери – левая, перенавешиваемая
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
- Длина сетевого кабеля – 200 см
- 6 полок серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположено в верхней части
- 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими
- 1 большой контейнер для овощей и фруктов с направляющими

## Управление

- Монокромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический
- Холодильная камера
- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
- Длина сетевого кабеля – 200 см
- 6 полок серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположено в верхней части
- 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими
- 1 большой контейнер для овощей и фруктов с направляющими



↔123→



## XRFsf 5220

Plus

## SFNsf 5227

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год/24 ч:	230/0,630 кВт.ч <sup>1</sup>
Общий полезный объем:	271 л
Уровень шума:	38 дБ(A)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь / корпус:	SteelFinish / серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	185,5/59,7/67,5 <sup>1</sup>



## SRsfd 5220

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год/24 ч:	107/0,291 кВт.ч <sup>1</sup>
Общий полезный объем:	398 л
Уровень шума:	37 дБ(A)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь / корпус:	SteelFinish / серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	185,5/59,7/67,5 <sup>1</sup>



↔123→



## XRF 5220

Plus

## SFNd 5227

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год/24 ч:	230/0,630 кВт.ч <sup>1</sup>
Общий полезный объем:	271 л
Уровень шума:	38 дБ(A)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь / корпус:	Белая/белый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	185,5/59,7/67,5 <sup>1</sup>



## SRd 5220

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год/24 ч:	107/0,291 кВт.ч <sup>1</sup>
Общий полезный объем:	398 л
Уровень шума:	37 дБ(A)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь / корпус:	Белая/белый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	185,5/59,7/67,5 <sup>1</sup>



- Управление**
- Монокромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
  - Цифровая индикация температуры
  - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
  - Сигнал двери: оптический и акустический
- Морозильная камера**
- 7 контейнеров с направляющими, система VarioSpace
  - Наклоняемый выдвижной контейнер
  - Форма для льда
  - Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
  - Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
  - Поднос для замораживания

- Преимущества**
- Обогрев боковой стенки с правой стороны, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
  - Вертикальная встроенная ручка
  - Сигнал двери: оптический и акустический
- Холодильная камера**
- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
  - Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
  - 6 полок серии GlassLine, 1 из них складная
  - Отделение VarioSafe
  - Полка для бутылок
  - Светодиодное освещение, расположено в верхней части
  - 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими
  - 1 большой контейнер для овощей и фруктов с направляющими

- Управление**
- Монокромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
  - Цифровая индикация температуры
  - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
  - Сигнал двери: оптический и акустический
- Морозильная камера**
- 7 контейнеров с направляющими, система VarioSpace
  - Наклоняемый выдвижной контейнер
  - Форма для льда
  - Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
  - Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
  - Поднос для замораживания
- Холодильная камера**
- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
  - Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
  - 6 полок серии GlassLine, 1 из них складная
  - Отделение VarioSafe
  - Полка для бутылок
  - Светодиодное освещение, расположено в верхней части
  - 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими
  - 1 большой контейнер для овощей и фруктов с направляющими

## Комбинированные холодильники-морозильники

## Комбинированные холодильники-морозильники



## ○ Серия Pure

## ◆ Серия Plus

### Серия Prime

## △ Серия Peak

	○ Серия Pure	◊ Серия Plus	○ Серия Prime	△ Серия Peak
<b>Технология свежести</b>	<p>EasyFresh на встроенной направляющей выдвижного ящика</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<p>EasyFresh на встроенной направляющей выдвижного ящика</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<p>EasyFresh на телескопических направляющих</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<p>BioFresh на телескопических направляющих</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
	<p>DuoCooling</p> <hr/> <p>Фильтр FreshAir</p> <hr/> <hr/>	<p>DuoCooling</p> <hr/> <p>Фильтр FreshAir</p> <hr/> <hr/>	<p>DuoCooling</p> <hr/> <p>Фильтр FreshAir</p> <hr/>	<p>BioFresh Professional с SoftTelescopic</p> <hr/> <hr/>
	<p>NoFrost</p> <hr/> <hr/>	<p>NoFrost</p> <hr/> <hr/>	<p>NoFrost</p> <hr/> <hr/>	<p>HydroBreeze</p> <hr/> <p>Fish &amp; Seafood-Safe</p> <hr/>
<b>Комфорт и гибкость</b>	<p>Складная стеклянная полка</p> <hr/> <hr/> <hr/>	<p>Складная стеклянная полка</p> <hr/> <p>Dоводчик двери SoftSystem</p> <hr/>	<p>Складная стеклянная полка</p> <hr/> <p>Dоводчик двери SoftSystem</p> <hr/>	<p>NoFrost на телескопических направляющих</p> <hr/> <p>Складная стеклянная полка</p> <hr/>
	<p>VarioSafe</p> <hr/> <hr/>	<p>VarioSafe</p> <hr/> <hr/>	<p>VarioSafe</p> <hr/> <p>Контейнеры VarioBox</p> <hr/>	<p>VarioSafe</p> <hr/> <p>Контейнеры VarioBox</p> <hr/>
	<p>Форма для яиц</p> <hr/> <p>Полка для бутылок</p> <hr/>	<p>Форма для яиц</p> <hr/> <p>Полка для бутылок</p> <hr/>	<p>Маслёнка</p> <hr/> <p>Универсальная форма для яиц</p> <hr/>	<p>Маслёнка</p> <hr/> <p>Универсальная форма для яиц</p> <hr/>
	<p>Лоток для кубиков льда</p> <hr/>	<p>Лоток для кубиков льда с крышкой</p> <hr/>	<p>Полка для бутылок</p> <hr/> <p>Лоток для кубиков льда с крышкой</p> <hr/>	<p>Полка для бутылок</p> <hr/> <p>Лоток для кубиков льда с крышкой</p> <hr/>
				<p>FlexSystem</p> <hr/>
<b>Дизайн</b>	<p>Потолочное освещение холодильного отделения</p> <hr/> <hr/> <hr/>	<p>Потолочное освещение холодильного отделения</p> <hr/> <hr/> <hr/>	<p>Светодиодные колонны (LightTower)</p> <hr/> <p>Освещение секции BioFresh</p> <hr/>	<p>Светодиодные колонны (LightTower)</p> <hr/> <p>Освещение секции BioFresh</p> <hr/>
			<p>Освещение морозильной камеры</p> <hr/>	<p>Освещение морозильной камеры</p> <hr/>
			<p>Задняя стенка из нерж. стали</p> <hr/>	<p>Освещение IceMaker</p> <hr/>
	<p>Прозрачное стекло</p> <hr/> <p>Внешний вид полок под нержавеющую сталь</p> <hr/>	<p>Прозрачное стекло</p> <hr/> <p>Внешний вид полок под нержавеющую сталь</p> <hr/>	<p>Матовое стекло</p> <hr/> <p>Полки из стекла и нержавеющей стали</p> <hr/>	<p>Фоновая подсветка вентилятора</p> <hr/>
	<p>Сенсорный экран</p> <hr/> <p>Дисплей за дверью</p> <hr/>	<p>Сенсорный экран</p> <hr/> <p>Дисплей за дверью или дисплей на двери</p> <hr/>	<p>Сенсорный и свайповый экран</p> <hr/> <p>Дисплей за дверью или дисплей на двери</p> <hr/>	<p>Задняя стенка из нерж. стали</p> <hr/>
	<p>Интегрированные ручки</p> <hr/>	<p>Интегрированные ручки</p> <hr/>	<p>Ручки с толкателями</p> <hr/>	<p>Внутренняя часть двери из нержавеющей стали</p> <hr/>
				<p>Матовое стекло</p> <hr/>
				<p>Полки из стекла и нержавеющей стали</p> <hr/>
				<p>Сенсорный и свайповый экран</p> <hr/>
				<p>Дисплей на двери</p> <hr/>
				<p>Интегрированные ручки</p> <hr/>
<b>Лёд</b>				
				<p>IceMaker или EasyTwist-Ice</p> <hr/>

## Основные преимущества



### BioFresh Professional

Вы любите рыбу? В вашем Liebherr она останется свежей, как вы любите! Потому что в отделении Fish & Seafood Safe рыба и морепродукты хранятся при оптимальной температуре  $-2^{\circ}\text{C}$ , так же как у настоящих профессионалов. Произвольно отрегулируйте размер зоны  $-2^{\circ}\text{C}$  и храните мясные и молочные продукты в оставшейся части при оптимальной температуре  $0^{\circ}\text{C}$ .

### BioFresh

Секция BioFresh гарантирует идеальный климат для длительного сохранения свежести. При температуре чуть выше  $0^{\circ}\text{C}$  и оптимальной влажности свежие продукты сохраняют свой аппетитный внешний вид, а также полезные витамины и минералы значительно дольше, чем в обычной холодильной камере.

### EasyFresh

Наш контейнер EasyFresh гарантирует свежесть продуктов в вашем доме, как на рынке. Неупакованные фрукты, овощи или ягоды: здесь всё хранится оптимально. Благодаря плотному закрытию контейнера под воздействием продуктов в нём повышается влажность воздуха. Таким образом, продукты остаются свежими долгое время.

### Утопленная ручка

Особая и функциональная: благодаря вертикальной, сплошной и эргономичной утопленной ручке устройство можно легко открыть. Кроме того, современный и пуритический дизайн идеально впишется в вашу кухню без ручек.

### GlassLine

Общее впечатление от высококачественного интерьера дополняет элегантное оснащение серии GlassLine из безопасного стекла. Полки с матовой фактурой и обрамлением из высококачественной нержавеющей стали устойчивы к царапинам и легко моются. Особую гибкость обеспечивает складная полка.

### InteriorFit

Наши холодильники прекрасно дополнят любой минималистичный дизайн кухни: они идеально вписываются в нишу глубиной 60 см. Выступает только дверь, обеспечивая оптимальный доступ к ручкам устройства. Ваша кухня всегда будет привлекать внимание – с холодильником Liebherr в центре.



### NoFrost

Открывая морозильное отделение, вы хотите видеть замороженные продукты, а никак не лёд или иней. NoFrost защищает морозильную камеру от нежелательного обледенения, расходующего много энергии. NoFrost означает: больше никакого утомительного размораживания морозильной камеры.

### Сенсорный экран

Реальность прикосновения: сенсорный экран позволяет легко и интуитивно управлять вашим устройством Liebherr. Все функции наглядно расположены на экране. Легким касанием пальца вы можете легко выбрать функции или проверить текущую температуру холодильника.

### VarioTemp

Благодаря VarioTemp Вы получите большую свободу при хранении продуктов в холодильнике с морозильной камерой. Потому что Вы сможете установить температуру в морозильной камере от  $-2^{\circ}\text{C}$  до  $+14^{\circ}\text{C}$  с точностью до градуса – и использовать ее в качестве дополнительной зоны охлаждения. Например, краткосрочно для напитков и закусок на вечеринках – или на постоянной основе, например, в качестве пространства для хранения картофеля как в обычном погребе.

### EasyTwist-Ice

И в жаркий летний день, и для гостей: технология EasyTwist-Ice позволяет быстро и без усилий приготовить и всегда иметь запас кубиков льда – даже без стационарного подключения к источнику водоснабжения. Просто налейте воду в резервуар, дайте ей замерзнуть, одним поворотом отделите готовые кубики льда – и уже можно подавать прохладительные напитки. Система EasyTwist-Ice гарантирует высокий уровень гигиены и проста в очистке.

### IceMaker с резервуаром для воды

Вечеринка или спонтанный коктейль: со встроенным IceMaker у вас в запасе всегда будет достаточно кубиков льда. В IceMaker с резервуаром для воды вы просто заливаете воду в специальный контейнер. Благодаря функции MaxIce вы можете производить до 1,5 кг кубиков льда в день. Перегородка для кубиков льда позволяет произвольно разделить выдвижной контейнер: например, кубики льда слева, мороженое справа.



← 75 →



## CNsdd 775i

Prime

Класс энергопотребления:										
Расход энергии за год/24 ч:										280 / 0,765 кВт.ч <sup>1</sup>
Общий полезный объем:										473 л
Полезный объем: холодильной камеры: 345 л / морозильной камеры: 128 л										
Уровень шума:										36 дБ(А)
Климатический класс:										SN-T (от +10°C до +43°C)
Дверь / корпус:										Нерж. сталь SmartSteel/серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):										201,5 / 74,7 / 67,5 <sup>1</sup>



## Управление

- 2,4" цветной TFT-дисплей за дверью, технология Touch & Swipe
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический
- Управление
- 3 контейнера, система VarioSpace
- Светодиодное освещение
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- Полки из закаленного стекла
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический
- Ручки с толкателями
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Полочки серии GlassLine с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- 5 полок серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположено в верхней части
- 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими

## Холодильная камера

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Полочки серии GlassLine с держателями для бутылок, выдвижные контейнеры VarioBox, универсальная полка для яиц, маслёнка
- 5 полок серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Полка для бутылок
- Двухсторонние светодиодные колонны
- 1 контейнер секции EasyFresh на телескопических направляющих с частичным выдвижением

## Морозильная камера

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Сенсорное управление
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- Полки из закаленного стекла
- Вертикальные встроенные ручки
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля - 200 см



## CNbdd 7723

Plus

← 75 →



## Класс энергопотребления:

Расход энергии за год/24 ч:

280 / 0,765 кВт.ч<sup>1</sup>

Общий полезный объем:

474 л

Полезный объем: холодильной камеры: 346 л / морозильной камеры: 128 л

Уровень шума:

37 дБ(А)

Климатический класс:

SN-T (от +10°C до +43°C)

Дверь / корпус:

Черная нерж. сталь BlackSteel/черный

Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):

201,5 / 74,7 / 67,5<sup>1</sup>

Управление

- Монокромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический
- 3 контейнера, система VarioSpace
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- Полки из закаленного стекла
- Вертикальные встроенные ручки
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля - 200 см

## Холодильная камера

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Полочки серии GlassLine с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- 5 полок серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположено в верхней части
- 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими



← 75 →



## CNsfd 7723

Plus

## Класс энергопотребления:

Расход энергии за год/24 ч:

280 / 0,765 кВт.ч<sup>1</sup>

Общий полезный объем:

474 л

Полезный объем: холодильной камеры: 346 л / морозильной камеры: 128 л

Уровень шума:

37 дБ(А)

Климатический класс:

SN-T (от +10°C до +43°C)

Дверь / корпус:

SteelFinish/серебристый

Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):

201,5 / 74,7 / 67,5<sup>1</sup>

Управление

- Монокромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- Полки из закаленного стекла
- Вертикальные встроенные ручки
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля - 200 см

## Холодильная камера

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Полочки серии GlassLine с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- 5 полок серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположено в верхней части
- 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими

Также доступны:

CNd 7723 280 / 0,765 кВт.ч, в белом цвете



← 75 →



## CBNsdc 765i

Prime

## Класс энергопотребления:

Расход энергии за год/24 ч:

207 / 0,565 кВт.ч<sup>1</sup>

Общий полезный объем:

410 л

Полезный объем: холодильной камеры: 282 л, в т.ч. секции BioFresh: 67 л / морозильной камеры: 128 л

Уровень шума:

36 дБ(А)

Климатический класс:

SN-T (от +10°C до +43°C)

Дверь / корпус:

Нерж. сталь SmartSteel/серебристый

Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):

185,5 / 74,7 / 67,5<sup>1</sup>

· 1 контейнер секции BioFresh с доводчиками, 1 Fruit &amp; Vegetable-Safe

## Морозильная камера

- 2,4" цветной TFT-дисплей за дверью, технология Touch & Swipe
- Цифровая индикация температуры для холодильной камеры, секции BioFresh и морозильной камеры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический
- Управление
- 3 контейнера, система VarioSpace
- Светодиодное освещение
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- Полки из закаленного стекла
- Вертикальные встроенные ручки
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля - 200 см

Преимущества

- Ручки с толкателями
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля - 200 см



reddot  
winner 2022

← 60 →



← 60 →



← 60 →



← 60 →



## CBNstd 5783

Peak

Класс энергопотребления:		◀ A++ <sup>1</sup>
Расход энергии за год/24 ч:		238 / 0,651 кВт·ч <sup>1</sup>
Общий полезный объем:		345 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 251 л, в т.ч. секции BioFresh: 94 л / морозильной камеры: 94 л	
Уровень шума:		36 дБ(A)
Климатический класс:		SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь / корпус:	Нерж. сталь SmartSteel / SmartSteel	
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):		201,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior
Light Tower	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display	Vario Space			

**Управление**

- 2,4" цветной TFT-дисплей на двери, технология Touch & Swipe
- Цифровая индикация температуры для холодильной камеры, секции BioFresh и морозильной камеры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

**Холодильная камера и секция BioFresh**

- Система PowerCooling с Ambilight и угольным фильтром FreshAir
- Полочки серии GlassLine с держателями для бутылок, выдвижные контейнеры VarioBox, универсальная полка для яиц, маслёнка
- 2 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Встроенная полка для бутылок
- Двухсторонние светодиодные колонны
- Светодиодное освещение секции BioFresh
- 2 контейнера секции BioFresh с доводчиками, 1 Fruit & Vegetable-Safe с технологией HydroBreeze, 1 Fish & Seafood-Safe, 1 система хранения

**Морозильная камера**

**Преимущества**

- Вертикальные встроенные ручки
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Задняя стенка и внутренняя поверхность двери из нержавеющей стали с защитным покрытием SmartSteel
- Длина сетевого кабеля – 200 см



## CNsfc 574i

Plus

Класс энергопотребления:		◀ A++ <sup>1</sup>
Расход энергии за год/24 ч:		231 / 0,632 кВт·ч <sup>1</sup>
Общий полезный объем:		356 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 264 л / морозильной камеры: 92 л	
Уровень шума:		37 дБ(A)
Климатический класс:		SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь / корпус:		SteelFinish / серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):		201,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Ice Maker Water tank	Super Silent	Touch & Swipe-Display	Vario Space
------------	-------------	----------	------------	-------------	----------------------	--------------	-----------------------	-------------

**Управление**

- 2,4" цветной TFT-дисплей на двери, технология Touch & Swipe
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

**Холодильная камера**

**Преимущества**

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
- 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими

**Морозильная камера**

**Преимущества**

- Вертикальные встроенные ручки
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см



## CBNbdc 573i

Plus

Класс энергопотребления:		◀ A++ <sup>1</sup>
Расход энергии за год/24 ч:		279 / 0,764 кВт·ч <sup>1</sup>
Общий полезный объем:		349 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 255 л, в т.ч. секции BioFresh: 98 л / морозильной камеры: 94 л	
Уровень шума:		37 дБ(A)
Климатический класс:		SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь / корпус:	Черная нерж. сталь BlackSteel / черный	
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):		201,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch & Swipe-Display	Vario Space
-----------	-------------	----------	------------	-------------	--------------	-----------------------	-------------

**Управление**

- 2,4" цветной TFT-дисплей на двери, технология Touch & Swipe
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- Полки из закаленного стекла

**Морозильная камера**

**Преимущества**

- Вертикальные встроенные ручки
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- Полки из закаленного стекла

### Холодильная камера и секция BioFresh

**Преимущества**

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
- 3 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Встроенная полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 2 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих с частичным выдвижением, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe



## CBNsdc 573i

Plus

Класс энергопотребления:		◀ A++ <sup>1</sup>
Расход энергии за год/24 ч:		279 / 0,764 кВт·ч <sup>1</sup>
Общий полезный объем:		349 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 255 л, в т.ч. секции BioFresh: 98 л / морозильной камеры: 94 л	
Уровень шума:		37 дБ(A)
Климатический класс:		SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь / корпус:	Нерж. сталь SmartSteel / серебристый	
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):		201,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch & Swipe-Display	Vario Space
-----------	-------------	----------	------------	-------------	--------------	-----------------------	-------------

**Управление**

- 2,4" цветной TFT-дисплей на двери, технология Touch & Swipe
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- Полки из закаленного стекла

**Морозильная камера**

**Преимущества**

- Вертикальные встроенные ручки
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- Полки из закаленного стекла

### Холодильная камера и секция BioFresh

**Преимущества**

- Вертикальные встроенные ручки
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- Полки из закаленного стекла



← 60 →



## CNbdc 573i

Plus

Класс энергопотребления:		
Расход энергии за год/24 ч:		233 / 0,637 кВт·ч <sup>1</sup>
Общий полезный объем:	360 л	
Полезный объем:	холодильной камеры: 266 л / морозильной камеры: 94 л	
Уровень шума:		37 дБ(A)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)	
Дверь / корпус:	Черная нерж. сталь BlackSteel / черный	
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):		201,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>



**Управление**  
 · 2,4" цветной TFT-дисплей на двери, технология Touch & Swipe  
 · Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер  
 · Сигнал при неисправностях: оптический и акустический  
 · Сигнал двери: оптический и акустический

**Холодильная камера**  
 · Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir  
 · Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube  
 · 5 полок серии GlassLine, 1 из них складная  
 · Отделение VarioSafe  
 · Полка для бутылок  
 · Светодиодное освещение, расположено в верхней части  
 · 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими

**Морозильная камера**   
 · 3 контейнера, система VarioSpace  
 · Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч  
 · Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг  
 · Полки из закаленного стекла

**Преимущества**

· Вертикальные встроенные ручки  
 · Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади

· Регулируемые ножки спереди с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube  
 · 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная  
 · Отделение VarioSafe  
 · Полка для бутылок  
 · Светодиодное освещение, расположено в верхней части  
 · 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими



← 60 →



## CNsfc 573i

Plus

Класс энергопотребления:		
Расход энергии за год/24 ч:		242 / 0,663 кВт·ч <sup>1</sup>
Общий полезный объем:	348 л	
Полезный объем:	холодильной камеры: 225 л / морозильной камеры: 123 л	
Уровень шума:		33 дБ(A)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)	
Дверь / корпус:	SteelFinish / серебристый	
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):		201,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>



**Управление**  
 · 2,4" цветной TFT-дисплей на двери, технология Touch & Swipe  
 · Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер  
 · Сигнал при неисправностях: оптический и акустический  
 · Сигнал двери: оптический и акустический

**Холодильная камера**

· Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir  
 · Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube  
 · 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная  
 · Отделение VarioSafe  
 · Полка для бутылок  
 · Светодиодное освещение, расположено в верхней части  
 · 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими

**Морозильная камера**   
 · 4 контейнера, система VarioSpace  
 · Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч  
 · Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг  
 · Полки из закаленного стекла

**Преимущества**

· Вертикальные встроенные ручки  
 · Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади



← 60 →



## CBNsfc 572i

Plus

Класс энергопотребления:		
Расход энергии за год/24 ч:		279 / 0,764 кВт·ч <sup>1</sup>
Общий полезный объем:	349 л	
Полезный объем:	холодильной камеры: 255 л, в т.ч. секции BioFresh: 98 л / морозильной камеры: 94 л	
Уровень шума:		37 дБ(A)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)	
Дверь / корпус:	SteelFinish / серебристый	
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):		201,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>



**Управление**  
 · Monoхромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление  
 · Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч  
 · Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер  
 · Сигнал при неисправностях: оптический и акустический  
 · Сигнал двери: оптический и акустический

**Холодильная камера и секция BioFresh**

· Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir  
 · Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube  
 · 3 полки серии GlassLine, 1 из них складная  
 · Встроенная полка для бутылок  
 · Светодиодное освещение, расположено в верхней части

· 2 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих с частичным выдвижением, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

**Морозильная камера**   
 · 3 контейнера, система VarioSpace  
 · Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч  
 · Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг  
 · Полки из закаленного стекла

**Преимущества**

· Вертикальные встроенные ручки  
 · Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади



← 60 →



## CBNdgc 5723

Plus

Класс энергопотребления:		
Расход энергии за год/24 ч:		279 / 0,764 кВт·ч <sup>1</sup>
Общий полезный объем:	349 л	
Полезный объем:	холодильной камеры: 255 л, в т.ч. секции BioFresh: 98 л / морозильной камеры: 94 л	
Уровень шума:		37 дБ(A)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)	
Дверь / корпус:	Темно-серая / темно-серый	
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):		201,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>



**Управление**  
 · Monoхромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление  
 · Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч  
 · Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер  
 · Сигнал при неисправностях: оптический и акустический  
 · Сигнал двери: оптический и акустический

**Холодильная камера и секция BioFresh**

· Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir  
 · Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube  
 · 3 полки серии GlassLine, 1 из них складная  
 · Встроенная полка для бутылок  
 · Светодиодное освещение, расположено в верхней части

· 2 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих с частичным выдвижением, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

**Морозильная камера**   
 · 3 контейнера, система VarioSpace  
 · Форма для льда  
 · Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч  
 · Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг  
 · Полки из закаленного стекла

**Преимущества**

· Вертикальные встроенные ручки  
 · Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади

· Регулируемые ножки спереди  
 · Перенавешиваемые двери  
 · Сменный уплотнитель двери  
 · Длина сетевого кабеля – 200 см



← 60 →

**CBNc 5723**

Plus

Класс энергопотребления:		
Расход энергии за год/24 ч:		279 / 0,764 кВт·ч <sup>1</sup>
Общий полезный объем:		349 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 255 л, в т.ч. секции BioFresh: 98 л / морозильной камеры: 94 л	
Уровень шума:		37 дБ(A)
Климатический класс:		SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь/корпус:		Белая/белый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):		201,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch-Display	Vario Space
-----------	-------------	----------	------------	-------------	----------------	--------------	---------------	-------------

- Управление**
- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
  - Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
  - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
  - Сигнал двери: оптический и акустический
- Морозильная камера**
- 3 контейнера, система VarioSpace
  - Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
  - Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
  - Полки из закаленного стекла

- Преимущества**
- Вертикальные встроенные ручки
- Холодильная камера и секция BioFresh**
- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
  - Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
  - 3 полки серии GlassLine, 1 из них складная
  - Встроенная полка для бутылок
  - Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
  - 2 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих с частичным выдвижением, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

- Холодильная камера и секция BioFresh**
- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
  - Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
  - 5 полок серии GlassLine, 1 из них складная
  - Отделение VarioSafe
  - Полка для бутылок
  - Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
  - 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими



← 60 →

**CNsdb 5723**

Plus

Класс энергопотребления:		
Расход энергии за год/24 ч:		233 / 0,637 кВт·ч <sup>1</sup>
Общий полезный объем:		360 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 266 л / морозильной камеры: 94 л	
Уровень шума:		36 дБ(A)
Климатический класс:		SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь/корпус:		Нерж. сталь SmartSteel/серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):		201,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch-Display	Vario Space
------------	-------------	----------	------------	-------------	----------------	--------------	---------------	-------------

- Управление**
- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
  - Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
  - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
  - Сигнал двери: оптический и акустический
- Морозильная камера**
- 3 контейнера, система VarioSpace
  - Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
  - Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
  - Полки из закаленного стекла

- Преимущества**
- Вертикальные встроенные ручки

- Холодильная камера**
- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
  - Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
  - 5 полок серии GlassLine, 1 из них складная
  - Полка для бутылок

- Холодильная камера и секция BioFresh**
- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
  - Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
  - 5 полок серии GlassLine, 1 из них складная
  - Отделение VarioSafe
  - Полка для бутылок



← 60 →

**CNgbc 5723**

Plus

Класс энергопотребления:		
Расход энергии за год/24 ч:		233 / 0,637 кВт·ч <sup>1</sup>
Общий полезный объем:		360 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 266 л / морозильной камеры: 94 л	
Уровень шума:		37 дБ(A)
Климатический класс:		SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь/корпус:		Фронт черное стекло / серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):		201,5 / 59,7 / 68,2 <sup>1</sup>

Glass Edition	Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch-Display
---------------	------------	-------------	----------	------------	-------------	----------------	--------------	---------------

- Управление**
- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
  - Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
  - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
  - Сигнал двери: оптический и акустический
- Морозильная камера**
- 3 контейнера, система VarioSpace
  - Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
  - Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
  - Полки из закаленного стекла

- Преимущества**
- Вертикальные встроенные ручки

- Холодильная камера**
- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
  - Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
  - 5 полок серии GlassLine, 1 из них складная
  - Полка для бутылок

- Холодильная камера и секция BioFresh**
- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
  - Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
  - 5 полок серии GlassLine, 1 из них складная
  - Отделение VarioSafe
  - Полка для бутылок



← 60 →

**CNgwc 5723**

Plus

Класс энергопотребления:		
Расход энергии за год/24 ч:		233 / 0,637 кВт·ч <sup>1</sup>
Общий полезный объем:		360 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 266 л / морозильной камеры: 94 л	
Уровень шума:		37 дБ(A)
Климатический класс:		SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь/корпус:		Фронт белое стекло / серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):		201,5 / 59,7 / 68,2 <sup>1</sup>

Glass Edition	Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch-Display
---------------	------------	-------------	----------	------------	-------------	----------------	--------------	---------------

- Управление**
- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
  - Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
  - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
  - Сигнал двери: оптический и акустический
- Морозильная камера**
- 3 контейнера, система VarioSpace
  - Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
  - Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
  - Полки из закаленного стекла

- Преимущества**
- Вертикальные встроенные ручки

- Холодильная камера**
- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
  - Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
  - 5 полок серии GlassLine, 1 из них складная
  - Полка для бутылок

- Холодильная камера и секция BioFresh**
- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
  - Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
  - 5 полок серии GlassLine, 1 из них складная
  - Отделение VarioSafe
  - Полка для бутылок

## Комбинированные холодильники-морозильники



**CNdgc 5703**  
Pure

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	233 / 0,637 кВт·ч <sup>1</sup>
Общий полезный объем:	360 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 266 л / морозильной камеры: 94 л
Уровень шума:	37 дБ(A)
Климатический класс:	SN-T (от +10°C до +43°C)
Дверь / корпус:	Темно-серая / темно-серый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	201,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>



**Управление**  
 · Монокромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление  
 · Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер  
 · Сигнал при неисправностях: оптический и акустический  
 · Сигнал двери: оптический и акустический

**Холодильная камера**  
 · Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir  
 · Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц  
 · 5 полок серии GlassLine  
 · Светодиодное освещение, расположено в верхней части  
 · 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими

**Морозильная камера**  
 · 3 контейнера, система VarioSpace  
 · Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч  
 · Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг  
 · Полки из закаленного стекла

**Преимущества**  
 · Вертикальные встроенные ручки  
 · Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади  
 · Регулируемые ножки спереди с держателями для бутылок, форма для яиц  
 · 5 полок серии GlassLine  
 · Держатель для бутылок  
 · Светодиодное освещение, расположено в верхней части  
 · 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими

**CNbed 5703**  
Pure

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	233 / 0,637 кВт·ч <sup>1</sup>
Общий полезный объем:	360 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 266 л / морозильной камеры: 94 л
Уровень шума:	37 дБ(A)
Климатический класс:	SN-T (от +10°C до +43°C)
Дверь / корпус:	Бежевая / бежевый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	201,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>



**Управление**  
 · Монокромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление  
 · Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер  
 · Сигнал при неисправностях: оптический и акустический  
 · Сигнал двери: оптический и акустический

**Холодильная камера**  
 · Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir  
 · Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц  
 · 5 полок серии GlassLine  
 · Держатель для бутылок  
 · Светодиодное освещение, расположено в верхней части  
 · 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими

**Морозильная камера**  
 · 3 контейнера, система VarioSpace  
 · Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч  
 · Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг  
 · Полки из закаленного стекла

**CNsff 5703**  
Pure

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	405 / 1,109 кВт·ч <sup>1</sup>
Общий полезный объем:	360 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 266 л / морозильной камеры: 94 л
Уровень шума:	39 дБ(A)
Климатический класс:	SN-T (от +10°C до +43°C)
Дверь / корпус:	SteelFinish / серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	201,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>



**Управление**  
 · Монокромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление  
 · Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер  
 · Сигнал при неисправностях: оптический и акустический  
 · Сигнал двери: оптический и акустический

**Холодильная камера**  
 · Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir  
 · Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц  
 · 5 полок серии GlassLine  
 · Держатель для бутылок  
 · Светодиодное освещение, расположено в верхней части  
 · 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими

**Морозильная камера**  
 · 3 контейнера, система VarioSpace  
 · Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч  
 · Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг  
 · Полки из закаленного стекла

**Также доступны:**  
 CNf 5703  $\triangleleft$  A<sup>1</sup> 405 / 1,109 кВт·ч, в белом цвете

## Комбинированные холодильники-морозильники



**CNsfd 5704**  
Pure

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	242 / 0,663 кВт·ч <sup>1</sup>
Общий полезный объем:	348 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 225 л / морозильной камеры: 123 л
Уровень шума:	37 дБ(A)
Климатический класс:	SN-T (от +10°C до +43°C)
Дверь / корпус:	SteelFinish / серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	201,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>



**Управление**  
 · Монокромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление  
 · Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер  
 · Сигнал при неисправностях: оптический и акустический  
 · Сигнал двери: оптический и акустический

**Холодильная камера**  
 · Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir  
 · Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц  
 · 4 полок серии GlassLine  
 · Держатель для бутылок  
 · Светодиодное освещение, расположено в верхней части

**Морозильная камера**  
 · 4 контейнера, система VarioSpace  
 · Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч  
 · Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг  
 · Полки из закаленного стекла

**Также доступны:**  
 CNd 5704  $\triangleleft$  A<sup>1</sup> 242 / 0,663 кВт·ч, в белом цвете



← 60 →

BLU

## CBNbda 5223

Plus

Класс энергопотребления:	 <sup>1</sup>
Расход энергии за год/24 ч:	252/0,690 кВт.ч <sup>1</sup>
Общий полезный объем:	310 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 216 л, в т.ч. секции BioFresh: 52 л / морозильной камеры: 94 л
Уровень шума:	36 дБ(A)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь/корпус:	Черная нерж. сталь BlackSteel/черный
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	185,5/59,7/67,5 <sup>1</sup>

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch-Display	Vario Space
-----------	-------------	----------	------------	-------------	----------------	--------------	---------------	-------------

- Управление**
- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
  - Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
  - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
  - Сигнал двери: оптический и акустический
- Морозильная камера**
- 3 контейнера, система VarioSpace
  - Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
  - Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
  - Полки из закаленного стекла

- Преимущества**
- Вертикальные встроенные ручки
- Холодильная камера и секция BioFresh**
- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
  - Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
  - 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
  - Встроенная полка для бутылок
  - Светодиодное освещение, расположено в верхней части
  - 1 контейнер секции BioFresh на телескопических направляющих с частичным выдвижением, 1 Fruit & Vegetable-Safe



← 60 →

BLU

## CBNsdc 522i

Plus

Класс энергопотребления:	 <sup>1</sup>
Расход энергии за год/24 ч:	252/0,690 кВт.ч <sup>1</sup>
Общий полезный объем:	310 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 216 л, в т.ч. секции BioFresh: 52 л / морозильной камеры: 94 л
Уровень шума:	33 дБ(A)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь/корпус:	Нерж. сталь SmartSteel/серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	185,5/59,7/67,5 <sup>1</sup>

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch-Display	Vario Space
-----------	-------------	----------	------------	-------------	----------------	--------------	---------------	-------------

- Управление**
- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
  - Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
  - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
  - Сигнал двери: оптический и акустический
- Морозильная камера**
- 3 контейнера, система VarioSpace
  - Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
  - Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
  - Полки из закаленного стекла

- Преимущества**
- Вертикальные встроенные ручки

- Холодильная камера и секция BioFresh**
- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
  - Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
  - 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
  - Встроенная полка для бутылок
  - Светодиодное освещение, расположено в верхней части
  - 1 контейнер секции BioFresh на телескопических направляющих с частичным выдвижением, 1 Fruit & Vegetable-Safe



← 60 →

BLU

## CBNsfc 5223

Plus

Класс энергопотребления:	 <sup>1</sup>
Расход энергии за год/24 ч:	252/0,690 кВт.ч <sup>1</sup>
Общий полезный объем:	310 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 216 л, в т.ч. секции BioFresh: 52 л / морозильной камеры: 94 л
Уровень шума:	37 дБ(A)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь/корпус:	SteelFinish/серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	185,5/59,7/67,5 <sup>1</sup>

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch-Display	Vario Space
-----------	-------------	----------	------------	-------------	----------------	--------------	---------------	-------------

- Управление**
- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
  - Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
  - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
  - Сигнал двери: оптический и акустический
- Морозильная камера**
- 3 контейнера, система VarioSpace
  - Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
  - Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
  - Полки из закаленного стекла

- Преимущества**
- Вертикальные встроенные ручки

- Холодильная камера и секция BioFresh**
- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
  - Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
  - 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
  - Встроенная полка для бутылок
  - Светодиодное освещение, расположено в верхней части
  - 1 контейнер секции BioFresh на телескопических направляющих с частичным выдвижением, 1 Fruit & Vegetable-Safe

- Также доступны:**  
CBNc 5223  252/0,690 кВт.ч, в белом цвете



← 60 →

BLU

## CNbdb 5223

Plus

Класс энергопотребления:	 <sup>1</sup>
Расход энергии за год/24 ч:	222/0,606 кВт.ч <sup>1</sup>
Общий полезный объем:	319 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 225 л / морозильной камеры: 94 л
Уровень шума:	36 дБ(A)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь/корпус:	Черная нерж. сталь BlackSteel/черный
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	185,5/59,7/67,5 <sup>1</sup>

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch-Display	Vario Space
------------	-------------	----------	------------	-------------	----------------	--------------	---------------	-------------

- Управление**
- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
  - Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
  - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
  - Сигнал двери: оптический и акустический
- Морозильная камера**
- 3 контейнера, система VarioSpace
  - Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
  - Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
  - Полки из закаленного стекла

- Преимущества**
- Вертикальные встроенные ручки

- Холодильная камера**
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
  - Регулируемые ножки спереди
  - Перенавешиваемые двери
  - Сменный уплотнитель двери
  - Длина сетевого кабеля – 200 см

- Также доступны:**  
CNSdb 5223  222/0,606 кВт.ч, фронтальная часть из нержавеющей стали, боковые стенки серебристые с направляющими



← 60 →



## CNsdc 5203

Pure

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год/24 ч:	222 / 0,606 кВт.ч <sup>1</sup>
Общий полезный объем:	319 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 225 л / морозильной камеры: 94 л
Уровень шума:	37 дБ(A)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь / корпус:	Нерж. сталь SmartSteel/серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>



← 60 →



## CNsff 5203

Pure

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год/24 ч:	385 / 1,054 кВт.ч <sup>1</sup>
Общий полезный объем:	319 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 225 л / морозильной камеры: 94 л
Уровень шума:	39 дБ(A)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь / корпус:	SteelFinish/серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>



← 55 →

## CUefe 3331



Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год/24 ч:	267 / 0,730 кВт.ч <sup>1</sup>
Общий полезный объем:	296 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 212 л / морозильной камеры: 84 л
Уровень шума:	40 дБ(A)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °C до +38 °C)
Дверь / корпус:	Нерж. сталь SmartSteel/серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	181,2 / 55 / 63 <sup>1</sup>



← 55 →

## CUele 3331



Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год/24 ч:	267 / 0,730 кВт.ч <sup>1</sup>
Общий полезный объем:	296 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 212 л / морозильной камеры: 84 л
Уровень шума:	40 дБ(A)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °C до +38 °C)
Дверь / корпус:	Цвет нерж. сталь / серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	181,2 / 55 / 63 <sup>1</sup>



**Управление**  
 · Монокромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление  
 · Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер  
 · Сигнал при неисправностях: оптический и акустический  
 · Сигнал двери: оптический и акустический

**Холодильная камера**  
 · Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir  
 · Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц  
 · 4 полки серии GlassLine  
 · Светодиодное освещение, расположено в верхней части  
 · 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими

**Морозильная камера**  
 · 3 контейнера, система VarioSpace  
 · Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч  
 · Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг  
 · Полки из закаленного стекла

**Преимущества**  
 · Вертикальные встроенные ручки  
 · Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади

**Холодильная камера**  
 · Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir  
 · Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц  
 · 4 полки серии GlassLine  
 · Светодиодное освещение, расположено в верхней части  
 · 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими

**Морозильная камера**  
 · 3 контейнера, система VarioSpace  
 · Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч  
 · Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг  
 · Полки из закаленного стекла

**Холодильная камера**  
 · Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir  
 · Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц  
 · 4 полки серии GlassLine  
 · Светодиодное освещение, расположено в верхней части  
 · 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими

**Управление**  
 · Механическое управление внутри камеры, поворотный регулятор  
 · 1 контур охлаждения  
 · Функция CoolPlus

**Холодильная камера**  
 · Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц  
 · 4 полки серии GlassLine  
 · Полка для бутылок  
 · Светодиодное освещение  
 · 2 контейнера для овощей и фруктов

**Морозильная камера**  
 · 3 контейнера, система VarioSpace  
 · Форма для льда  
 · Время хранения в случае отключения эл-ва: 16 ч  
 · Мощность замораживания за 24 ч: 4 кг  
 · Полки из закаленного стекла

**Управление**  
 · Механическое управление внутри камеры, поворотный регулятор  
 · 1 контур охлаждения  
 · Функция CoolPlus

**Холодильная камера**  
 · Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц  
 · 4 полки серии GlassLine  
 · Полка для бутылок  
 · Светодиодное освещение  
 · 2 контейнера для овощей и фруктов

**Морозильная камера**  
 · 3 контейнера, система VarioSpace  
 · Форма для льда  
 · Время хранения в случае отключения эл-ва: 16 ч  
 · Мощность замораживания за 24 ч: 4 кг  
 · Полки из закаленного стекла

**Преимущества**  
 · Дизайн SwingLine  
 · Встроенные ручки  
 · Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции  
 · Транспортировочные ролики сзади

**Холодильная камера**  
 · Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц  
 · 4 полки серии GlassLine  
 · Полка для бутылок  
 · Светодиодное освещение  
 · Длина сетевого кабеля - 130 см

**Также доступны:**  
 CUe 3331 267 / 0,730 кВт.ч, в белом цвете



CUELE 2831

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год/24 ч:	241/0,660 кВт.ч <sup>1</sup>
Общий полезный объем:	265 л
Полезный объем: холодильной камеры: 212 л / морозильной камеры: 53 л	
Уровень шума:	40 дБ(А)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °C до +38 °C)
Дверь / корпус:	Цвет нерж. сталь / серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	161,2/55/63 <sup>2</sup>



CUELE 2331

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год/24 ч:	223/0,610 кВт.ч <sup>1</sup>
Общий полезный объем:	209 л
Полезный объем: холодильной камеры: 156 л / морозильной камеры: 53 л	
Уровень шума:	40 дБ(А)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °C до +38 °C)
Дверь / корпус:	Цвет нерж. сталь / серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	137,2/55/63 <sup>2</sup>



CTELE 2931

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год/24 ч:	256/0,700 кВт.ч <sup>1</sup>
Общий полезный объем:	270 л
Полезный объем: холодильной камеры: 218 л / морозильной камеры: 52 л	
Уровень шума:	39 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь / корпус:	Цвет нерж. сталь / серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	157,1/55/63 <sup>2</sup>



CTELE 2531

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год/24 ч:	238/0,650 кВт.ч <sup>1</sup>
Общий полезный объем:	233 л
Полезный объем: холодильной камеры: 189 л / морозильной камеры: 44 л	
Уровень шума:	39 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь / корпус:	Цвет нерж. сталь / серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	140,1/55/63 <sup>2</sup>



- Управление**  
· Механическое управление внутри камеры, поворотный регулятор  
· 1 контур охлаждения  
· Функция CoolPlus
- Холодильная камера**  
· Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц  
· 4 полки серии GlassLine  
· Полка для бутылок  
· Светодиодное освещение  
· 2 контейнера для овощей и фруктов
- Морозильная камера**
- 2 контейнера, система VarioSpace  
· Форма для льда  
· Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч  
· Мощность замораживания за 24 ч: 3 кг  
· Полки из закаленного стекла

- Преимущества**  
· Дизайн SwingLine  
· Встроенные ручки  
· Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции  
· Функция CoolPlus
- Холодильная камера**  
· Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц  
· 3 полки серии GlassLine  
· Светодиодное освещение  
· 2 контейнера для овощей и фруктов
- Также доступны:**  
CUE 2831 241/0,660 кВт.ч, в белом цвете

- Управление**  
· Механическое управление внутри камеры, поворотный регулятор  
· 1 контур охлаждения
- Холодильная камера**  
· Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц  
· 3 полки серии GlassLine  
· Светодиодное освещение  
· 2 контейнера для овощей и фруктов
- Также доступны:**  
CUE 2331 223/0,610 кВт.ч, в белом цвете
- Морозильная камера**
- 2 контейнера, система VarioSpace  
· Форма для льда  
· Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч  
· Мощность замораживания за 24 ч: 3 кг  
· Полки из закаленного стекла

- Управление**  
· Механическое управление внутри камеры, поворотный регулятор  
· 1 контур охлаждения
- Холодильная камера**  
· Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц  
· 4 полки серии GlassLine  
· Светодиодное освещение  
· 1 большой контейнер для овощей и фруктов
- Также доступны:**  
CTE 2931 256/0,700 кВт.ч, в белом цвете
- Морозильная камера**
- Морозильная камера 4-звезды  
· система VarioSpace  
· Форма для льда  
· Время хранения в случае отключения эл-ва: 17 ч  
· Мощность замораживания за 24 ч: 3 кг  
· Полки из закаленного стекла

- Управление**  
· Механическое управление внутри камеры, поворотный регулятор  
· Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Холодильная камера**  
· Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц  
· 3 полки серии GlassLine  
· Светодиодное освещение  
· 1 большой контейнер для овощей и фруктов
- Также доступны:**  
CTE 2531 238/0,650 кВт.ч, в белом цвете
- Морозильная камера**
- Дизайн SwingLine  
· Встроенные ручки  
· Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции  
· Регулируемые ножки спереди  
· Перенавешиваемые двери  
· Длина сетевого кабеля - 130 см

## Холодильные камеры



RBsfd 5221 ◇ Серия Plus

## Холодильные камеры



○ Серия Pure

◊ Серия Plus

	○ Серия Pure	◊ Серия Plus
Технология свежести	EasyFresh со встроенными направляющими	EasyFresh со встроенными направляющими BioFresh на телескопических направляющих
Комфорт и гибкость	Фильтр FreshAir	Фильтр FreshAir Складная стеклянная полка
Дизайн	Форма для яиц Полка для бутылок Потолочное освещение холодильного отделения Прозрачное стекло Обрамление полок под нержавеющую сталь Сенсорный экран Дисплей за дверью Интегрированные ручки	Форма для яиц Полка для бутылок Потолочное или боковое освещение Прозрачное стекло Обрамление полок под нержавеющую сталь Сенсорный экран Дисплей за дверью Интегрированные ручки

## Основные преимущества



### BioFresh

Секция BioFresh гарантирует идеальный климат для длительного сохранения свежести. При температуре чуть выше 0°C и оптимальной влажности свежие продукты сохраняют свой аппетитный внешний вид, а также полезные витамины и минералы значительно дольше, чем в обычной холодильной камере.



### EasyFresh

Наш контейнер EasyFresh гарантирует свежесть продуктов в вашем доме, как на рынке. Неупакованные фрукты, овощи или ягоды: здесь всё хранится оптимально. Благодаря плотному закрытию контейнера под воздействием продуктов в нём повышается влажность воздуха. Таким образом, продукты остаются свежими долгое время.



### Смена стороны открывания двери морозильного отделения

Быстро и гибко меняйте направление открывания двери вашего 4\* морозильного отделения: благодаря продуманному ползунковому регулятору это можно сделать за считанные секунды и без особой ловкости рук. Просто установите регулятор справа или слева – всё готово.



### FlexCube

Ищете возможность безопасно хранить небольшие тюбики, открытые стаканчики с кремом или перепелиные яйца? FlexCube – то, что вам нужно. В отверстия разного размера можно вложить множество небольших предметов.



### Светодиодное боковое освещение

Для быстрого обзора в холодильнике: светодиодное боковое освещение помогает не упускать продукты из виду. Светодиоды расположены так, что световой луч попадает вверх и вниз. А поскольку светодиоды встроены в боковые стенки вровень, ценная полезная площадь сохраняется полностью.



### Полка для 3 бутылок

Теперь ваши бутылки останутся там, где должны: в специальных углублениях они ждут своего применения, надёжно лёжа в холодильнике. Полка для бутылок подходит для любой стеклянной поверхности и поэтому очень универсальна в применении. А если вам нужно использовать место по другому, просто достаньте ее из холодильника.



### Полка для бутылок

Вы ждёте гостей и хотите охладить чуть больше напитков, чем обычно? Для этого предусмотрена полка для бутылок над контейнерами BioFresh: просто одним движением руки снимите стеклянную панель над полкой для бутылок – и вот уже можно надёжно хранить и охлаждать бутылки разных размеров.



### Место для противня

Хотите, чтобы домашний фруктовый пирог оставался свежим? Или приготовленная пицца, которую нужно будет поставить в духовку позже? Просто вставьте противень в ваш Liebherr – в нём достаточно места для хранения. Особенно практично: противень можно задвигать и выдвигать при открытой на 90° двери.



← 60 →

BLU

RBsfc 5220  
Plus

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год/24 ч:	90 / 0,244 кВт·ч <sup>1</sup>
Общий полезный объем:	
Полезный объем:	холодильной камеры: 377 л, в т.ч. секции BioFresh: 89 л
Уровень шума:	36 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь/корпус:	SteelFinish/серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>



Управление	Преимущества
· Монокромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление	· Вертикальная встроенная ручка
· Цифровая индикация температуры для холодильной камеры	· Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики
· Сигнал при неисправностях: оптический и акустический	· Регулируемые ножки спереди
· Сигнал двери: оптический и акустический	· Перенавешиваемая дверь
	· Сменный уплотнитель двери
	· Длина сетевого кабеля - 200 см

Холодильная камера и секция BioFresh	Также доступны:
· Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir	RBC 5220  90 / 0,244 кВт·ч, в белом цвете
· Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube	
· 6 полок серии GlassLine, 1 из них складная	
· Отделение VarioSafe	
· Встроенная полка для бутылок	
· Светодиодное освещение, расположено в верхней части	
· 2 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих с частичным выдвижением, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe	



← 60 →

BLU

RBsfd 5221  
Plus

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год/24 ч:	219 / 0,599 кВт·ч <sup>1</sup>
Общий полезный объем:	
Полезный объем:	холодильной камеры: 311 л, в т.ч. секции BioFresh: 89 л / морозильной камеры: 34 л
Уровень шума:	37 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь/корпус:	SteelFinish/серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>



Управление	Преимущества
· Монокромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление	· Вертикальная встроенная ручка
· Цифровая индикация температуры для холодильной камеры	· Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики
· Сигнал при неисправностях: оптический и акустический	· Регулируемые ножки спереди
· Сигнал двери: оптический и акустический	· Перенавешиваемая дверь
	· Сменный уплотнитель двери
	· Длина сетевого кабеля - 200 см

Холодильная камера и секция BioFresh	Также доступны:
· Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir	RBC 5220  90 / 0,244 кВт·ч, в белом цвете
· Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube	
· 6 полок серии GlassLine, 1 из них складная	
· Отделение VarioSafe	
· Встроенная полка для бутылок	
· Светодиодное освещение, расположено в верхней части	
· 2 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих с частичным выдвижением, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe	



← 60 →

BLU

RDsfd 5220  
Plus

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год/24 ч:	107 / 0,291 кВт·ч <sup>1</sup>
Общий полезный объем:	
Уровень шума:	37 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь/корпус:	SteelFinish/серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>



Управление	Преимущества
· Монокромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление	· Вертикальная встроенная ручка
· Цифровая индикация температуры для холодильной камеры	· Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики
· Сигнал при неисправностях: оптический и акустический	· Регулируемые ножки спереди
· Сигнал двери: оптический и акустический	· Перенавешиваемая дверь
	· Сменный уплотнитель двери
	· Длина сетевого кабеля - 200 см

Холодильная камера	Преимущества
· Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir	· Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики
· Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube	· Регулируемые ножки спереди
· 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная	· Перенавешиваемая дверь
· Встроенная полка для бутылок	· Сменный уплотнитель двери
· Светодиодное освещение, расположено в верхней части	· Длина сетевого кабеля - 200 см
· 2 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих с частичным выдвижением, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe	



← 60 →

BLU

Rsfd 5220  
Plus

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год/24 ч:	107 / 0,291 кВт·ч <sup>1</sup>
Общий полезный объем:	
Уровень шума:	37 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь/корпус:	SteelFinish/серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>



Управление	Преимущества
· Монокромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление	· Вертикальная встроенная ручка
· Цифровая индикация температуры для холодильной камеры	· Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики
· Сигнал при неисправностях: оптический и акустический	· Регулируемые ножки спереди
· Сигнал двери: оптический и акустический	· Перенавешиваемая дверь
	· Сменный уплотнитель двери
	· Длина сетевого кабеля - 200 см

Холодильная камера	Преимущества
· Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir	· Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики
· Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube	· Регулируемые ножки спереди
· 6 полок серии GlassLine, 1 из них складная	· Перенавешиваемая дверь
· Встроенная полка для бутылок	· Сменный уплотнитель двери
· Светодиодное освещение, расположено в верхней части	· Длина сетевого кабеля - 200 см
· 2 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих с частичным выдвижением, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe	



← 60 →

**Rd 5000**

Pure

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	103 / 0,280 кВт·ч <sup>1</sup>
Общий полезный объем:	347 л
Уровень шума:	38 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь / корпус:	Белая / белый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	165,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>



← 60 →

**Rsfd 4600**

Pure

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	98 / 0,268 кВт·ч <sup>1</sup>
Общий полезный объем:	296 л
Уровень шума:	39 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь / корпус:	SteelFinish / серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	145,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>



← 60 →

**RBa30 425i**

Prime

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	77 / 0,210 кВт·ч <sup>1</sup>
Общий полезный объем:	156 л
Уровень шума:	36 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь / корпус:	Белая / белый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	125,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>



← 60 →

**Rd 4200**

Pure

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	94 / 0,256 кВт·ч <sup>1</sup>
Общий полезный объем:	247 л
Уровень шума:	39 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь / корпус:	Белая / белый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	125,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>



Управление	Преимущества
· Монокромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление	· Вертикальная встроенная ручка
· Цифровая индикация температуры	· Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики
· Сигнал при неисправностях: оптический и акустический	· Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
· Сигнал двери: оптический и акустический	· Регулируемые ножки спереди
Холодильная камера	· Перенавешиваемая дверь
· Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir	· Сменный уплотнитель двери
· Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц	· Длина сетевого кабеля - 200 см
· 7 полок серии GlassLine	
· Светодиодное освещение, расположение в верхней части	
· 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими	

Холодильная камера
· Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
· Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
· 7 полок серии GlassLine
· Светодиодное освещение, расположение в верхней части
· 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими

Управление	Преимущества
· Монокромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление	· Вертикальная встроенная ручка
· Цифровая индикация температуры	· Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики
· Сигнал при неисправностях: оптический и акустический	· Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
· Сигнал двери: оптический и акустический	· Регулируемые ножки спереди
Холодильная камера	· Перенавешиваемая дверь
· Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir	· Сменный уплотнитель двери
· Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц	· Длина сетевого кабеля - 200 см
· 6 полок серии GlassLine	
· Светодиодное освещение, расположение в верхней части	
· 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими	

Также доступны:
Rd 4600  98 / 0,268 кВт·ч, в белом цвете

Управление	Преимущества
· 2,4" цветной TFT-дисплей за дверью, технология Touch & Swipe	· Ручка с толкателем
· Цифровая индикация температуры	· Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики
· Сигнал при неисправностях: оптический и акустический	· Регулируемые ножки спереди
· Сигнал двери: оптический и акустический	· Перенавешиваемая дверь
Секция BioFresh	· Сменный уплотнитель двери
· Вентилятор	· Длина сетевого кабеля - 210 см
· Светодиодное освещение	
· 4 контейнера секции BioFresh с направляющими	
· Можно установить повышенную либо пониженную влажность	

**Секция BioFresh**

- Вентилятор
- Светодиодное освещение
- 4 контейнера секции BioFresh с направляющими
- Можно установить повышенную либо пониженную влажность

Управление	Преимущества
· Монокромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление	· Вертикальная встроенная ручка
· Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики	· Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики
· Цифровая индикация температуры	· Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
· Сигнал при неисправностях: оптический и акустический	· Регулируемые ножки спереди
· Сигнал двери: оптический и акустический	· Перенавешиваемая дверь
Холодильная камера	· Сменный уплотнитель двери
· Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir	· Длина сетевого кабеля - 200 см
· Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц	
· 5 полок серии GlassLine	
· Светодиодное освещение, расположение в верхней части	
· 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими	

**Холодильная камера**

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
- 5 полок серии GlassLine
- Светодиодное освещение, расположение в верхней части
- 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими



## Морозильные камеры



## Морозильные камеры



○ Серия Pure

◊ Серия Plus

△ Серия Peak

	○ Серия Pure	◊ Серия Plus	△ Серия Peak
Технология свежести	NoFrost	NoFrost	NoFrost
Комфорт и гибкость	EasyOpen	EasyOpen	EasyOpen
	FrostProtect	FrostProtect	FrostProtect
	Наклоняемый выдвижной контейнер	Наклоняемый выдвижной контейнер	Наклоняемый выдвижной контейнер
	SpaceBox	SpaceBox	SpaceBox
	Контейнеры с направляющими	Контейнеры с направляющими	Контейнеры на телескопических направляющих
		Поднос для замораживания	Поднос для замораживания
			2 аккумулятора холода
Дизайн	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace
			Индикатор статуса
			Освещение морозильного отделения
	Сенсорный экран	Сенсорный экран	Сенсорный и свайповый экран
	Дисплей за дверью	Дисплей за дверью	Дисплей за дверью
	Интегрированная ручка	Интегрированная ручка	Ручка с толкателем
Лёд		Лоток для льда	EasyTwist-Ice

## Основные преимущества



### NoFrost

Открывая морозильное отделение, вы хотите видеть замороженные продукты, а никак не лёд или иней. NoFrost защищает морозильную камеру от нежелательного обледенения, расходующего много энергии. NoFrost означает: больше никакого утомительного размораживания морозильной камеры.

### EasyOpen

Вам это знакомо? После размещения покупок в морозильной камере Вы замечаете, что-то забыли – и нужно приложить большие усилия, чтобы снова открыть дверь. С Liebherr такого у Вас больше не будет: благодаря EasyOpen дверь можно легко и удобно открывать даже несколько раз подряд.

### Поднос для замораживания

После разморозки ваши замороженные ягоды должны быть свежими и сочными, а не компотом? Для таких чувствительных продуктов идеально подходит поднос для замораживания: широко расположенные на пластиковом подносе фрукты и травы замораживаются быстро и не раздавливаются. Поднос для замораживания можно легко повесить в выдвижном ящике морозильной камеры и снова вынуть.

### Технология FrostProtect


Не все морозильные камеры устанавливаются в отапливаемом помещении – некоторые стоят даже на застекленных балконах или верандах. Хорошо, что ваш Liebherr наилучшим образом подготовлен к такой прохладной обстановке: ведь все компоненты рассчитаны на температуру окружающей среды до  $-15^{\circ}\text{C}$ .

### Аккумуляторы холода

Аккумуляторы холода полезны вдвойне – как во внутреннем пространстве, так и вне него. В случае отключения электричества они обеспечивают замороженные продукты холодом внутри морозильной камеры ещё некоторое время. А в поездках за город, на природу, они сопровождают вас как охладители для еды и напитков.

### SpaceBox

В вашем Liebherr вы разместите даже очень крупные продукты: потому что индейке размера XL или многоярусному торту-мороженому нужно просто больше места. Для таких случаев в вашем Liebherr есть SpaceBox: благодаря большой высоте в 250 мм он предлагает много дополнительного места даже для замороженных продуктов большого размера.



### Индикатор состояния

Хотите знать, что с вашим устройством всё в порядке? Благодаря встроенному индикатору состояния на двери это можно увидеть не открывая двери морозильника. Синий свет сигнализирует: всё в порядке. При любом отклонении индикатор загорается и мигает красным светом, и дополнительно раздаётся звуковой сигнал.

### Светодиодное освещение

Светодиодное освещение морозильного отделения обеспечивает приятный свет в выдвижных контейнерах морозильной камеры. Так вам будет easier проще найти нужные продукты. Энергоэффективный светодиодный блок элегантно и компактно расположен над выдвижными контейнерами.

### VarioSpace

Хотите надёжно сохранить большой торт-мороженое до летней вечеринки? Для морозильной камеры Liebherr это не проблема: она знает, что иногда нужно просто больше места. Благодаря системе VarioSpace можно просто вынуть отдельные выдвижные контейнеры морозильного отделения и стеклянные полки под ними: вот вам и ещё очень высокое пространство для хранения!

### Сенсорный и свайповы́й экран

Ваш Liebherr будет слушаться вас по мановению пальцев: благодаря сенсорному и свайповому экрану вы сможете управлять своим морозильником интуитивно понятно и очень легко. Просто выберите такие функции, как «SuperFrost», на цветном экране касанием и проведите пальцем по экрану. Так же легко можно регулировать температуру.

### Выдвижной контейнер с удобной функцией наклона

Самый верхний выдвижной отсек в морозильной камере часто бывает загадочным местом, потому что просто нет возможности заглянуть внутрь. Наклоняемый выдвижной контейнер решает эту проблему при открытии благодаря небольшому наклону вниз: так у вас всегда обеспечивается полный обзор. Так легче класть и доставать замороженные продукты. А благодаря ограничителю выдвижения контейнер не выпадет.

### EasyTwist-Ice

И в жаркий летний день, и для гостей: технология EasyTwist-Ice позволяет быстро и без усилий приготовить и всегда иметь запас кубиков льда – даже без стационарного подключения к источнику водоснабжения. Просто налейте воду в резервуар, дайте ей замерзнуть, одним поворотом отделите готовые кубики льда – и уже можно подавать прохладительные напитки. Система EasyTwist-Ice гарантирует высокий уровень гигиены и лёгкость в очистке.



FNd 522i  
Plus

Класс энергопотребления:		
Расход энергии за год/24 ч:	230 / 0,630 кВт·ч <sup>1</sup>	
Общий полезный объем:	271 л	
Уровень шума:	38 дБ(А)	
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)	
Допускается работа при температуре окружающей среды до -15 °C		
Дверь / корпус:	Белая / белый	
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>	



- Управление**
- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
  - Цифровая индикация температуры
  - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
  - Сигнал двери: оптический и акустический
- Морозильная камера**
- 7 контейнеров с направляющими, система VarioSpace
  - Наклоняемый выдвижной контейнер
  - Форма для льда
  - Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
  - Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
  - Поднос для замораживания

- Управление**
- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
  - Цифровая индикация температуры
  - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
  - Сигнал двери: оптический и акустический
- Морозильная камера**
- 7 контейнеров с направляющими, система VarioSpace
  - Наклоняемый выдвижной контейнер
  - Форма для льда
  - Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
  - Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг

FNe 5207  
Pure

Класс энергопотребления:		
Расход энергии за год/24 ч:	322 / 0,880 кВт·ч <sup>1</sup>	
Общий полезный объем:	271 л	
Уровень шума:	38 дБ(А)	
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)	
Допускается работа при температуре окружающей среды до -15 °C		
Дверь / корпус:	Белая / белый	
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>	



- Управление**
- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
  - Цифровая индикация температуры
  - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
  - Сигнал двери: оптический и акустический
- Морозильная камера**
- 7 контейнеров с направляющими, система VarioSpace
  - Наклоняемый выдвижной контейнер
  - Форма для льда
  - Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
  - Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг

- Управление**
- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
  - Цифровая индикация температуры
  - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
  - Сигнал двери: оптический и акустический
- Морозильная камера**
- 7 контейнеров с направляющими, система VarioSpace
  - Наклоняемый выдвижной контейнер
  - Форма для льда
  - Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
  - Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг

FNe 5006  
Pure

Класс энергопотребления:		
Расход энергии за год/24 ч:	296 / 0,810 кВт·ч <sup>1</sup>	
Общий полезный объем:	232 л	
Уровень шума:	38 дБ(А)	
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)	
Допускается работа при температуре окружающей среды до -15 °C		
Дверь / корпус:	Белая / белый	
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	165,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>	



- Управление**
- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
  - Цифровая индикация температуры
  - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
  - Сигнал двери: оптический и акустический
- Морозильная камера**
- 6 контейнеров с направляющими, система VarioSpace
  - Наклоняемый выдвижной контейнер
  - Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
  - Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг

- Преимущества**
- Вертикальная встроенная ручка
  - Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
  - Регулируемые ножки спереди
  - Перенавешиваемая дверь
  - Сменный уплотнитель двери
  - Длина сетевого кабеля - 210 см

FNe 4605  
Pure

Класс энергопотребления:		
Расход энергии за год/24 ч:	267 / 0,730 кВт·ч <sup>1</sup>	
Общий полезный объем:	193 л	
Уровень шума:	38 дБ(А)	
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)	
Допускается работа при температуре окружающей среды до -15 °C		
Дверь / корпус:	Белая / белый	
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	145,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>	



- Управление**
- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
  - Цифровая индикация температуры
  - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
  - Сигнал двери: оптический и акустический
- Морозильная камера**
- 5 контейнеров с направляющими, система VarioSpace
  - Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
  - Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг

- Преимущества**
- Вертикальная встроенная ручка
  - Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
  - Регулируемые ножки спереди
  - Перенавешиваемая дверь
  - Сменный уплотнитель двери
  - Длина сетевого кабеля - 210 см

FNe 4204  
Pure

Класс энергопотребления:		
Расход энергии за год/24 ч:	241 / 0,660 кВт·ч <sup>1</sup>	
Общий полезный объем:	156 л	
Уровень шума:	38 дБ(А)	
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)	
Допускается работа при температуре окружающей среды до -15 °C		
Дверь / корпус:	Белая / белый	
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	125,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>	



- Управление**
- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
  - Цифровая индикация температуры
  - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
  - Сигнал двери: оптический и акустический
- Морозильная камера**
- 4 контейнера с направляющими, система VarioSpace
  - Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
  - Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг

- Преимущества**
- Вертикальная встроенная ручка
  - Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
  - Регулируемые ножки спереди
  - Перенавешиваемая дверь
  - Сменный уплотнитель двери
  - Длина сетевого кабеля - 210 см

# Малогабаритные холодильники и морозильники



FNsddi 1624 ◉ Серия Plus

## Преимущества комплектации



### Ручка с толкателем

Механизм открывания с элегантной ручкой-рейлингом позволяет открывать дверь с минимальными усилиями – даже если дверь открывается много раз в течение короткого периода времени.



### Прочная столешница

В кухне никогда не бывает слишком много места. Поэтому мы снабжаем наши устройства прочной, устойчивой к царапинам столешницей, которая используется в качестве дополнительной рабочей поверхности. Столешницы в малогабаритных холодильных камерах сделаны съемными, благодаря чему холодильник можно задвинуть под предметы мебели.

## Холодильные камеры



### TouchControl

Одним прикосновением пальца пользователь может установить в холодильнике с верхней частью в виде стола температуру +3, +5, +7 или +9 °C. Простой и компактный вариант со светодиодной подсветкой.



### EasyFresh – идеально подходит для фруктов и овощей

Наша технология поддержания свежести с регулируемой влажностью воздуха для поддержания идеальной свежести фруктов и овощей теперь применяется в новых моделях малогабаритных холодильных камерах серии Plus.



### DoorStop

Маленькая деталь с большим эффектом: Гарантирует свежесть даже в выключенном холодильнике Liebherr: Ограничитель закрывания двери DoorStop не допустит возникновения внутри холодильника неприятного запаха.

## Морозильные камеры



### TouchControl

Одним прикосновением пальца можно выбрать желаемую температуру -16, -18, -20 или -28 °C. Простой и компактный вариант со светодиодной подсветкой, интегрированной в столешницу.



### Выдвижные контейнеры морозильника на стеклянных полках

Выдвижные контейнеры морозильника двигаются по стеклянным полкам. Для укладки больших упаковок и для очистки выдвижные контейнеры и стеклянные полки можно извлечь.



### FrostProtect

Все новые малогабаритные морозильные камеры также можно устанавливать в неотапливаемых помещениях с температурой воздуха до -15 °C.



### Rsdci 1620

Plus

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год/24 ч:	84 / 0,230 кВт.ч <sup>1</sup>
Общий полезный объем:	141 л
Уровень шума:	36 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь/корпус:	Нерж. сталь SmartSteel/серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	85/60/60,7 <sup>1</sup>



- Управление**
- Сенсорное управление TouchControl
  - внутри камеры
  - Сигнал при неисправностях:
  - оптический и акустический
  - Сигнал двери: оптический и акустический
- Холодильная камера**
- Пластиковые дверные полки
  - с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
  - 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
  - Держатель для бутылок
  - Светодиодное освещение
  - 1 контейнер секции EasyFresh

- Преимущества**
- Ручка с толкателем
  - Регулируемые ножки спереди
  - Перенавешиваемая дверь
  - Сменный уплотнитель двери
  - Длина сетевого кабеля – 200 см
- Также доступны:**
- Rci 1620 84 / 0,230 кВт.ч, в белом цвете

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год/24 ч:	132 / 0,360 кВт.ч <sup>1</sup>
Общий полезный объем:	126 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 109 л / морозильной камеры: 17 л
Уровень шума:	37 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь/корпус:	Нерж. сталь SmartSteel/серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	85/60/60,7 <sup>1</sup>



- Управление**
- Сенсорное управление TouchControl
  - внутри камеры
  - Сигнал при неисправностях:
  - оптический и акустический
  - Сигнал двери: оптический и акустический
- Холодильная камера**
- Пластиковые дверные полки
  - с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
  - 3 полки серии GlassLine, 1 из них складная
  - Держатель для бутылок
  - Светодиодное освещение
  - 1 контейнер секции EasyFresh

- Морозильная камера**
- Морозильная камера 4-звезды
  - Мощность замораживания за 24 ч: 2 кг
- Преимущества**
- Ручка с толкателем
  - Регулируемые ножки спереди
  - Перенавешиваемая дверь
  - Сменный уплотнитель двери
  - Длина сетевого кабеля – 200 см
- Также доступны:**
- Rci 1621 132 / 0,360 кВт.ч, в белом цвете



### Rdgd 1400

Pure

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год/24 ч:	84 / 0,230 кВт.ч <sup>1</sup>
Общий полезный объем:	125 л
Уровень шума:	36 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь/корпус:	Темно-серая/темно-серый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	85/55/60,7 <sup>1</sup>



- Управление**
- Сенсорное управление TouchControl
  - внутри камеры
  - Сигнал при неисправностях:
  - оптический и акустический
  - Сигнал двери: оптический и акустический
- Холодильная камера**
- Пластиковые дверные полки
  - с держателями для бутылок, форма для яиц
  - 4 полки серии GlassLine
  - Светодиодное освещение
  - 1 большой контейнер для овощей и фруктов



### Rdgd 1401

Pure

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год/24 ч:	125 / 0,340 кВт.ч <sup>1</sup>
Общий полезный объем:	112 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 97 л / морозильной камеры: 15 л
Уровень шума:	37 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь/корпус:	Темно-серая/темно-серый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	85/55/60,7 <sup>1</sup>



- Управление**
- Сенсорное управление TouchControl
  - внутри камеры
  - Сигнал при неисправностях:
  - оптический и акустический
  - Сигнал двери: оптический и акустический
- Морозильная камера**
- Морозильная камера 4-звезды
  - Мощность замораживания за 24 ч: 2 кг
- Преимущества**
- Ручка с толкателем
  - Регулируемые ножки спереди
  - Перенавешиваемая дверь
  - Сменный уплотнитель двери
  - Длина сетевого кабеля – 200 см
- Холодильная камера**
- Пластиковые дверные полки
  - с держателями для бутылок, форма для яиц
  - 2 полки серии GlassLine
  - Светодиодное освещение
  - 1 большой контейнер для овощей и фруктов



Re 1400

Pure

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год/24 ч:	84 / 0,230 кВт.ч <sup>1</sup>
Общий полезный объем:	125 л
Уровень шума:	37 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь/корпус:	Белая/белый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	85/55/60,7 <sup>1</sup>



Re 1401

Pure

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год/24 ч:	125 / 0,340 кВт.ч <sup>1</sup>
Общий полезный объем:	112 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 97 л / морозильной камеры: 15 л
Уровень шума:	39 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь/корпус:	Белая/белый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	85/55/60,7 <sup>1</sup>



Rd 1200

Pure

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год/24 ч:	81 / 0,220 кВт.ч <sup>1</sup>
Общий полезный объем:	110 л
Уровень шума:	36 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь/корпус:	Белая/белый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	85/50/60,7 <sup>1</sup>



Rd 1201

Pure

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год/24 ч:	121 / 0,330 кВт.ч <sup>1</sup>
Общий полезный объем:	98 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 85 л / морозильной камеры: 13 л
Уровень шума:	37 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь/корпус:	Белая/белый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	85/50/60,7 <sup>1</sup>



Re 1000

Pure

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год/24 ч:	81 / 0,220 кВт.ч <sup>1</sup>
Общий полезный объем:	92 л
Уровень шума:	37 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь/корпус:	Белая/белый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	68/55/60,7 <sup>1</sup>



- Управление**
- Сенсорное управление TouchControl внутри камеры
  - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
  - Сигнал двери: оптический и акустический
- Холодильная камера**
- Пластиковые дверные полки с держателями для яиц
  - 4 полки серии GlassLine
  - Светодиодное освещение
  - 1 большой контейнер для овощей и фруктов

- Преимущества**
- Ручка с толкателем
  - Регулируемые ножки спереди
  - Перенавешиваемая дверь
  - Сменный уплотнитель двери
  - Длина сетевого кабеля – 200 см

- Управление**
- Сенсорное управление TouchControl внутри камеры
  - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
  - Сигнал двери: оптический и акустический
- Холодильная камера**
- Пластиковые дверные полки с держателями для яиц
  - 2 полки серии GlassLine
  - Светодиодное освещение
  - 1 большой контейнер для овощей и фруктов

- Морозильная камера**
- Морозильная камера 4-звезды
  - Мощность замораживания за 24 ч: 2 кг
- Преимущества**
- Ручка с толкателем
  - Регулируемые ножки спереди
  - Перенавешиваемая дверь
  - Сменный уплотнитель двери
  - Длина сетевого кабеля – 200 см

- Управление**
- Сенсорное управление TouchControl внутри камеры
  - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
  - Сигнал двери: оптический и акустический
- Холодильная камера**
- Пластиковые дверные полки с держателями для яиц
  - 4 полки серии GlassLine
  - Светодиодное освещение
  - 1 большой контейнер для овощей и фруктов

- Морозильная камера**
- Встроенная ручка
  - Регулируемые ножки спереди
  - Перенавешиваемая дверь
  - Сменный уплотнитель двери
  - Длина сетевого кабеля – 200 см

- Управление**
- Сенсорное управление TouchControl внутри камеры
  - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
  - Сигнал двери: оптический и акустический
- Холодильная камера**
- Пластиковые дверные полки с держателями для яиц
  - 2 полки серии GlassLine
  - Светодиодное освещение
  - 1 большой контейнер для овощей и фруктов
- Преимущества**
- Встроенная ручка
  - Регулируемые ножки спереди
  - Перенавешиваемая дверь
  - Сменный уплотнитель двери
  - Длина сетевого кабеля – 200 см

- Управление**
- Сенсорное управление TouchControl внутри камеры
  - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
  - Сигнал двери: оптический и акустический
- Холодильная камера**
- Пластиковые дверные полки с держателями для яиц
  - 2 полки серии GlassLine
  - Светодиодное освещение
  - 1 большой контейнер для овощей и фруктов
- Преимущества**
- Встроенная ручка
  - Регулируемые ножки спереди
  - Перенавешиваемая дверь
  - Сменный уплотнитель двери
  - Длина сетевого кабеля – 200 см



FNsddi 1624

Plus

← 60 →



FNdi 1624

Plus

← 60 →



Fdi 1624

Plus

← 60 →



FNe 1404

Pure

← 55 →

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	136 / 0,370 кВт·ч <sup>1</sup>
Общий полезный объем:	
Уровень шума:	39 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Допускается работа при температуре окружающей среды до -15 °C	
Дверь / корпус:	Нерж. сталь SmartSteel/серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	85 / 60 / 60,7 <sup>1</sup>



Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	136 / 0,370 кВт·ч <sup>1</sup>
Общий полезный объем:	
Уровень шума:	39 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Допускается работа при температуре окружающей среды до -15 °C	
Дверь / корпус:	Белая / белый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	85 / 60 / 60,7 <sup>1</sup>



Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	194 / 0,530 кВт·ч <sup>1</sup>
Общий полезный объем:	
Уровень шума:	38 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Допускается работа при температуре окружающей среды до -15 °C	
Дверь / корпус:	Белая / белый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	85 / 60 / 60,7 <sup>1</sup>



Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	190 / 0,520 кВт·ч <sup>1</sup>
Общий полезный объем:	
Уровень шума:	39 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Допускается работа при температуре окружающей среды до -15 °C	
Дверь / корпус:	Белая / белый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	85 / 55 / 60,7 <sup>1</sup>



- Управление**
- Сенсорное управление TouchControl
  - в рабочей поверхности
  - Сигнал при неисправностях:
    - оптический и акустический
    - Сигнал двери: оптический
    - и акустический

- Морозильная камера** \*\*\*\*
- 4 контейнера, система VarioSpace
  - Форма для льда
  - Светодиодное освещение
  - Время хранения в случае отключения эл-ва: 10 ч
  - Мощность замораживания за 24 ч: 9 кг
  - Полки из закаленного стекла

- Преимущества**
- Ручка с толкателем
  - Регулируемые ножки спереди
  - Перенавешиваемая дверь
  - Сменный уплотнитель двери
  - Длина сетевого кабеля – 200 см

- Морозильная камера** \*\*\*\*
- 4 контейнера, система VarioSpace
  - Форма для льда
  - Светодиодное освещение
  - Время хранения в случае отключения эл-ва: 10 ч
  - Мощность замораживания за 24 ч: 9 кг
  - Полки из закаленного стекла

- Управление**
- Сенсорное управление TouchControl
  - в рабочей поверхности
  - Сигнал при неисправностях:
    - оптический и акустический
    - Сигнал двери: оптический
    - и акустический

- Морозильная камера** \*\*\*\*
- 4 контейнера, система VarioSpace
  - Форма для льда
  - Светодиодное освещение
  - Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
  - Мощность замораживания за 24 ч: 8 кг
  - Полки из закаленного стекла

- Преимущества**
- Ручка с толкателем
  - Регулируемые ножки спереди
  - Перенавешиваемая дверь
  - Сменный уплотнитель двери
  - Длина сетевого кабеля – 200 см

- Управление**
- Сенсорное управление TouchControl
  - в рабочей поверхности
  - Сигнал при неисправностях:
    - оптический и акустический
    - Сигнал двери: оптический
    - и акустический

- Морозильная камера** \*\*\*\*
- 4 контейнера, система VarioSpace
  - Светодиодное освещение
  - Время хранения в случае отключения эл-ва: 9 ч
  - Мощность замораживания за 24 ч: 8 кг
  - Полки из закаленного стекла



Fe 1414

Pure

← 55 →



Fdgd 1404

Pure

← 55 →



Fe 1404

Pure

← 55 →



Fe 1003

Pure

← 55 →

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	194 / 0,530 кВт·ч <sup>1</sup>
Общий полезный объем:	
Уровень шума:	39 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Допускается работа при температуре окружающей среды до -15 °C	
Дверь / корпус:	Белая / белый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	85 / 55 / 60,7 <sup>1</sup>



Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	194 / 0,530 кВт·ч <sup>1</sup>
Общий полезный объем:	
Уровень шума:	39 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Допускается работа при температуре окружающей среды до -15 °C	
Дверь / корпус:	Темно-серая / темно-серый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	85 / 55 / 60,7 <sup>1</sup>



Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	194 / 0,530 кВт·ч <sup>1</sup>
Общий полезный объем:	
Уровень шума:	39 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Допускается работа при температуре окружающей среды до -15 °C	
Дверь / корпус:	Белая / белый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	85 / 55 / 60,7 <sup>1</sup>



Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	176 / 0,480 кВт·ч <sup>1</sup>
Общий полезный объем:	
Уровень шума:	39 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Допускается работа при температуре окружающей среды до -15 °C	
Дверь / корпус:	Белая / белый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	68 / 55 / 60,7 <sup>1</sup>



- Управление**
- Сенсорное управление TouchControl
  - в рабочей поверхности
  - Сигнал при неисправностях:
    - оптический и акустический
    - Сигнал двери: оптический
    - и акустический

**Морозильная камера** \*\*\*\*

- 4 контейнера, система VarioSpace
- Светодиодное освещение
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 13 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 6 кг
- Полки из закаленного стекла

**Преимущества**

- Встроенная ручка
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

**Управление**

- Сенсорное управление TouchControl
- в рабочей поверхности
- Сигнал при неисправностях:

  - оптический и акустический
  - Сигнал двери: оптический
  - и акустический

**Морозильная камера** \*\*\*\*

- Fd 1404  $\triangleleft A^+$  194 / 0,530 кВт·ч, в белом цвете
- 4 контейнера, система VarioSpace
  - Светодиодное освещение
  - Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
  - Мощность замораживания за 24 ч: 7 кг
  - Полки из закаленного стекла

**Преимущества**

- Ручка с толкателем
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

**Управление**

- Сенсорное управление TouchControl
- в рабочей поверхности
- Сигнал при неисправностях:

  - оптический и акустический
  - Сигнал двери: оптический
  - и акустический

**Морозильная камера** \*\*\*\*

- Fe 1404  $\triangleleft A^+$  194 / 0,530 кВт·ч, в белом цвете
- 4 контейнера, система VarioSpace
  - Светодиодное освещение
  - Время хранения в случае отключения эл-ва: 13 ч
  - Мощность замораживания за 24 ч: 6 кг
  - Полки из закаленного стекла

**Преимущества**

- Ручка с толкателем
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

**Управление**


- Сенсорное управление TouchControl
- в рабочей поверхности
- Сигнал при неисправностях:

  - оптический и акустический
  - Сигнал двери: оптический
  - и акустический

**Морозильная камера** \*\*\*\*

- Fe 1003  $\triangleleft A^+$  176 / 0,480 кВт·ч, в белом цвете
- Встроенная ручка
  - Регулируемые ножки спереди
  - Перенавешиваемая дверь
  - Сменный уплотнитель двери
  - Длина сетевого кабеля – 200 см

## Встраиваемые модели




IRBSd 5120 ◇ Серия Plus

# Встраиваемые модели

## Обзор ассортимента

### Side-by-Side/ Скользящее крепление фасадов


Морозильник | Холодильник

BioFresh  
NoFrost | BioFresh

IXRFS 5125

SIFNSe 5128 | IRBSd 5120

### Side-by-Side/ Жесткое крепление фасадов

Холодильник  
МорозильникEasyFresh  
EasyFresh  
NoFrost

IXRF 5600


IRe 4100 | IFNd 3503

◊ Серия Plus

○ Серия Pure

### Комбинированные холодильники- морозильники

Жесткое крепление фасадов

ICBNdi 5123  
ICBNdi 5123

EasyFresh/NoFrost

ICNd 5603 XL  
ICNd 5123

EasyFresh/SmartFrost


ICf 5103

### Скользящее крепление фасадов

BioFresh/NoFrost	ICBNSd 5623 XL	ICBNSd 5123
EasyFresh/NoFrost	ICNSd 5603 XL	ICNSf 5103
EasyFresh/SmartFrost		ICSe 5103

### Холодильные камеры

Жесткое крепление фасада


EasyFresh  
IRe 5100

### Скользящее крепление фасада

BioFresh  
IRBSd 5120

### Морозильные камеры

Жесткое крепление фасада

NoFrost  
SIFNf 5108

## Основные преимущества



### BioFresh

Секция BioFresh гарантирует оптимальный климат для длительного сохранения свежести. При температуре чуть выше 0°C и оптимальной влажности свежие продукты сохраняют свой аппетитный внешний вид, а также полезные витамины и минералы значительно дольше, чем в обычной холодильной камере.

### EasyFresh

Наш контейнер EasyFresh гарантирует свежесть продуктов в вашем доме, как на рынке. Неупакованные фрукты, овощи или ягоды: здесь всё хранится оптимально. Благодаря плотному закрытию контейнера под воздействием продуктов в нём повышается влажность воздуха. Таким образом, продукты остаются свежими долгое время.

### NoFrost

Открывая морозильное отделение, вы хотите видеть замороженные продукты, а никак не лёд или иней. NoFrost защищает морозильную камеру от нежелательного обледенения, расходующего много энергии. NoFrost означает: больше никакого утомительного размораживания морозильной камеры.

### Сенсорные клавиши

Реальность прикосновения: сенсорные клавиши позволяют легко и интуитивно управлять вашим холодильником Liebherr. Все функции наглядно отображаются на экране. Легким касанием пальца вы можете легко выбрать функции или проверить текущую температуру устройства.

### FlexCube

Ищете возможность безопасно хранить небольшие тубики, открытые стаканчики с кремом или перепелиные яйца? FlexCube – то, что вам нужно. В отверстия разного размера можно вложить множество небольших предметов.

### Универсальная полка для бутылок

Вы ожидаете гостей и хотите охладить напитки? Для этого есть специальная полка для бутылок, интегрированная в изоляционную пластиинку секции BioFresh. Просто уберите стеклянную поверхность над полкой для бутылок, и расположите необходимое количество напитков для охлаждения.



### DuoCooling

Благодаря двум полностью различным контурам охлаждения DuoCooling обеспечивает отсутствие воздухообмена между холодильным и морозильным отделениями. Продукты питания не засыхают, а запах не передаётся. А это значит: меньше отходов, режеходить за покупками, больше экономить и получать удовольствие.

### PowerCooling

Хотите быть уверены, что холод почти равномерно распределён по вашему холодильнику? За это отвечает система PowerCooling: такой же мощный, как и тихий вентилятор эффективно распределяет холодный воздух по всей холодильной камере.

### GlassLine

Общее впечатление от высококачественного интерьера дополняет элегантное оснащение серии GlassLine из безопасного стекла. Полки с матовой фактурой и обрамлением из высококачественной нержавеющей стали устойчивы к царапинам и легко моются. Особую гибкость обеспечивает складная полка.

### SoftSystem

От завтрака до ночного перекуса – есть множество причин открывать и снова закрывать холодильник. А с вашим Liebherr это действительно комфортно: благодаря SoftSystem дверь холодильника закрывается мягко и безопасно, а также приятно легко и тихо. При этом хранящиеся во внутренней двери бутылки надёжно стоят – ничего не гремит и не качается.

### VarioSafe

Стаканчики с йогуртом, стеклянные баночки с джемом или тубики – вам нужно легко обозримое место для таких небольших продуктов? В вашем Liebherr он есть: VarioSafe. Отделение не только создаёт порядок, но и легко перемещается. Просто поместите двухступенчатый, регулируемый по высоте VarioSafe в холодильнике там, где он вам больше всего подходит.

### VarioSpace

Хотите надёжно сохранить большой торт-мороженое до летней вечеринки? Для морозильной камеры Liebherr это не проблема: она знает, что иногда нужно просто больше места. Благодаря системе VarioSpace можно просто вынуть отдельные выдвижные контейнеры морозильного отделения и стеклянные полки под ними: вот вам и ещё очень высокое пространство для хранения!



IXRFS 5125

SIFNSe 5128 ◇ Серия Plus | IRBSd 5120 ◇ Серия Plus



## IXRFS 5125

Plus

## SIFNSe 5128

Система крепления фасада / тип прибора: door sliding / встраиваемый

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	307 / 0,840 кВт.ч
Общий полезный объем:	209 л
Уровень шума:	35 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10°C до +43°C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мин. 55,0



## Управление

- Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

## Морозильная камера

- 8 контейнеров с направляющими, система VarioSpace
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 18 кг
- Поднос для замораживания

## Преимущества

- Двухсторонний обогрев боковых стенок, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
- Регулируемые ножки спереди
- Сторона открывания двери – левая, перенавешиваемая
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 220 см

## Управление

- Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры для холодильной камеры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

## Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
- 6 полок серии GlassLine, 1 из них складная
- Встроенная полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 3 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих с частичным выдвижением, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 220 см



IXRF 5600

IRe 4100 | Серия Pure | IFNd 3503 | Серия Pure



## IXRF 5600

Pure

## IRe 4100

Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	93 / 0,254 кВт·ч
Общий полезный объем:	201 л
Уровень шума:	37 дБ(A)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	121,6 - 123,6 / 56 - 57 / мин. 55,0

Easy Fresh   Super Cool   Super Silent   Touch-Display

## Управление

- Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

## Холодильная камера

- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
- 5 полок серии GlassLine
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими

## Преимущества

- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля - 220 см

## Управление

- Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

## Преимущества

- Подогрев верхней части, можно использовать в составе Side-by-Side
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля - 220 см

## Морозильная камера

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 15 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 11 кг
- Полки из закаленного стекла


**ICBNSd 5623 XL**  
Plus

Система крепления фасада / тип прибора: door sliding / встраиваемый

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	239 / 0,654 кВт·ч
Общий полезный объем:	272 л
Полезный объем: холодильной камеры:	202 л, в т.ч. секции BioFresh: 70 л / морозильной камеры: 70 л
Уровень шума:	35 дБ(A)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	194 - 195 / 56 - 57 / мин. 55,0


**ICNd 5603 XL**  
Pure

Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	223 / 0,610 кВт·ч
Общий полезный объем:	285 л
Полезный объем: холодильной камеры:	215 л / морозильной камеры: 70 л
Уровень шума:	35 дБ(A)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	194 - 195 / 56 - 57 / мин. 55,0


**ICNSd 5603 XL**  
Pure

Система крепления фасада / тип прибора: door sliding / встраиваемый

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	223 / 0,610 кВт·ч
Общий полезный объем:	285 л
Полезный объем: холодильной камеры:	215 л / морозильной камеры: 70 л
Уровень шума:	35 дБ(A)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	194 - 195 / 56 - 57 / мин. 55,0


**ICBNd 5123**  
Plus

Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	218 / 0,597 кВт·ч
Общий полезный объем:	241 л
Полезный объем: холодильной камеры:	172 л, в т.ч. секции BioFresh: 69 л / морозильной камеры: 69 л
Уровень шума:	36 дБ(A)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °C до +38 °C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мин. 55,0



**Управление**  
· Монокромный LCD-дисплей, сенсорное управление  
· Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер  
· Сигнал при неисправностях: оптический и акустический  
· Сигнал двери: оптический и акустический

**Холодильная камера и секция BioFresh**  
· Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir  
· Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube  
· 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная  
· Встроенная полка для бутылок  
· Светодиодное освещение, расположено в верхней части  
· 2 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих с частичным выдвижением, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

**Морозильная камера**  
· 3 контейнера, система VarioSpace  
· Форма для льда  
· Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч  
· Сигнал при неисправностях: оптический и акустический  
· Сигнал двери: оптический и акустический

**Преимущества**  
· Регулируемые ножки спереди

**Холодильная камера**  
· Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir  
· Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц  
· 5 полок серии GlassLine  
· Полка для бутылок  
· Светодиодное освещение, расположено в верхней части  
· 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими

**Холодильная камера и секция BioFresh**  
· Регулируемые ножки спереди  
· Перенавешиваемые двери  
· Сменный уплотнитель двери  
· Задняя стенка из нержавеющей стали с защитным покрытием SmartSteel  
· Длина сетевого кабеля - 220 см

**Управление**  
· Монокромный LCD-дисплей, сенсорное управление  
· Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер  
· Сигнал при неисправностях: оптический и акустический  
· Сигнал двери: оптический и акустический

**Холодильная камера**  
· 3 контейнера, система VarioSpace  
· Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч  
· Мощность замораживания за 24 ч: 10 кг  
· Полки из закаленного стекла

**Морозильная камера**  
· 3 контейнера, система VarioSpace  
· Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч  
· Мощность замораживания за 24 ч: 10 кг  
· Полки из закаленного стекла

**Преимущества**  
· Регулируемые ножки спереди

**Холодильная камера**  
· Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir  
· Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц  
· 5 полок серии GlassLine  
· Полка для бутылок  
· Светодиодное освещение, расположено в верхней части  
· 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими

**Холодильная камера**  
· Сменный уплотнитель двери  
· Длина сетевого кабеля - 220 см

**Управление**  
· Монокромный LCD-дисплей, сенсорное управление  
· Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер  
· Сигнал при неисправностях: оптический и акустический  
· Сигнал двери: оптический и акустический

**Холодильная камера**  
· 3 контейнера, система VarioSpace  
· Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч  
· Мощность замораживания за 24 ч: 10 кг  
· Полки из закаленного стекла

**Морозильная камера**  
· 3 контейнера, система VarioSpace  
· Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч  
· Мощность замораживания за 24 ч: 10 кг  
· Полки из закаленного стекла

**Преимущества**  
· Регулируемые ножки спереди

**Холодильная камера**  
· Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir  
· Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц  
· 5 полок серии GlassLine  
· Полка для бутылок  
· Светодиодное освещение, расположено в верхней части  
· 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими

**Холодильная камера**  
· Сменный уплотнитель двери  
· Длина сетевого кабеля - 220 см

**Управление**  
· Монокромный LCD-дисплей, сенсорное управление  
· Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер  
· Сигнал при неисправностях: оптический и акустический  
· Сигнал двери: оптический и акустический

**Холодильная камера и секция BioFresh**  
· Регулируемые ножки спереди  
· Перенавешиваемые двери  
· Сменный уплотнитель двери  
· Длина сетевого кабеля - 220 см

**Холодильная камера**  
· Регулируемые ножки спереди  
· Перенавешиваемые двери  
· Сменный уплотнитель двери  
· Длина сетевого кабеля - 220 см

**Холодильная камера и секция BioFresh**  
· Регулируемые ножки спереди  
· Перенавешиваемые двери  
· Сменный уплотнитель двери  
· Длина сетевого кабеля - 220 см

ICBNSd 5123  
Plus

Система крепления фасада / тип прибора: door sliding / встраиваемый

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	218 / 0,597 кВт·ч
Общий полезный объем:	241 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 172 л, в т.ч. секции BioFresh: 69 л / морозильной камеры: 69 л
Уровень шума:	36 дБ(A)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °C до +38 °C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мин. 55,0



**Управление**  
 · Монокромный LCD-дисплей, сенсорное управление  
 · Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер  
 · Сигнал при неисправностях: оптический и акустический  
 · Сигнал двери: оптический и акустический

**Холодильная камера и секция BioFresh**  
 · Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir  
 · Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube  
 · 3 полки серии GlassLine, 1 из них складная  
 · Встроенная полка для бутылок  
 · Светодиодное освещение, расположено в верхней части  
 · 2 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих с частичным выдвижением, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

**Морозильная камера**  
 · 3 контейнера, система VarioSpace  
 · Форма для льда  
 · Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч  
 · Мощность замораживания за 24 ч: 10 кг  
 · Полки из закаленного стекла

**Преимущества**  
 · Регулируемые ножки спереди  
 · Перенавешиваемые двери  
 · Сменный уплотнитель двери  
 · Длина сетевого кабеля - 220 см

ICNd 5133  
Plus

Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	209 / 0,572 кВт·ч
Общий полезный объем:	249 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 182 л / морозильной камеры: 67 л
Уровень шума:	36 дБ(A)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мин. 55,0



**Управление**  
 · Монокромный LCD-дисплей, сенсорное управление  
 · Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер  
 · Сигнал при неисправностях: оптический и акустический  
 · Сигнал двери: оптический и акустический

**Холодильная камера**  
 · Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir  
 · Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube  
 · 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная  
 · Отделение VarioSafe  
 · Держатель для бутылок  
 · Светодиодное освещение, расположено в верхней части  
 · 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими

**Морозильная камера**  
 · 3 контейнера, система VarioSpace  
 · Ледогенератор IceMaker с емкостью для воды  
 · Производительность ледогенератора за 24 ч: 1,2 кг  
 · Запас льда: 5,0 кг  
 · Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч  
 · Мощность замораживания за 24 ч: 10 кг  
 · Полки из закаленного стекла

**Преимущества**

ICNd 5123  
Plus

Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	210 / 0,575 кВт·ч
Общий полезный объем:	251 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 182 л / морозильной камеры: 69 л
Уровень шума:	36 дБ(A)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мин. 55,0



**Управление**  
 · Монокромный LCD-дисплей, сенсорное управление  
 · Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер  
 · Сигнал при неисправностях: оптический и акустический  
 · Сигнал двери: оптический и акустический

**Холодильная камера**  
 · Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir  
 · Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube  
 · 5 полок серии GlassLine, 1 из них складная  
 · Отделение VarioSafe  
 · Держатель для бутылок  
 · Светодиодное освещение, расположено в верхней части  
 · 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими

**Морозильная камера**  
 · 3 контейнера, система VarioSpace  
 · Форма для льда  
 · Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч  
 · Мощность замораживания за 24 ч: 10 кг  
 · Полки из закаленного стекла

ICNSf 5103  
Pure

Система крепления фасада / тип прибора: door sliding / встраиваемый

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	282 / 0,772 кВт·ч
Общий полезный объем:	251 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 182 л / морозильной камеры: 69 л
Уровень шума:	37 дБ(A)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °C до +38 °C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мин. 55,0



**Управление**  
 · Монокромный LCD-дисплей, сенсорное управление  
 · Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч  
 · Мощность замораживания за 24 ч: 10 кг  
 · Полки из закаленного стекла

**Холодильная камера**  
 · Регулируемые ножки спереди  
 · Перенавешиваемые двери  
 · Сменный уплотнитель двери  
 · Длина сетевого кабеля - 220 см

**Морозильная камера**

· Регулируемые ножки спереди

· Перенавешиваемые двери

· Сменный уплотнитель двери

· Длина сетевого кабеля - 220 см



ICSe 5103

Pure

Система крепления фасада / тип прибора: door sliding / встраиваемый

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	293 / 0,802 кВт·ч
Общий полезный объем:	262 л
Полезный объем: холодильной камеры:	182 л / морозильной камеры: 80 л
Уровень шума:	36 дБ(A)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / мин. 55,0



ICf 5103

Pure

Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	293 / 0,802 кВт·ч
Общий полезный объем:	262 л
Полезный объем: холодильной камеры:	182 л / морозильной камеры: 80 л
Уровень шума:	36 дБ(A)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / мин. 55,0



IRBSd 5120

Plus

Система крепления фасада / тип прибора: door sliding / встраиваемый

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	120 / 0,328 кВт·ч
Общий полезный объем:	291 л
Полезный объем: холодильной камеры:	291 л, в т.ч. секции BioFresh: 96 л
Уровень шума:	35 дБ(A)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / мин. 55,0



IRe 5100

Pure

Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	104 / 0,284 кВт·ч
Общий полезный объем:	307 л
Уровень шума:	35 дБ(A)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / мин. 55,0



**Управление**  
 · Монокромный LCD-дисплей, сенсорное управление  
 · Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер  
 · Сигнал при неисправностях: оптический и акустический  
 · Сигнал двери: оптический и акустический

**Холодильная камера**  
 · Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir  
 · Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц  
 · 4 полки серии GlassLine  
 · Светодиодное освещение, расположено в верхней части  
 · 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими

**Морозильная камера**  
 · 3 контейнера, система VarioSpace  
 · Время хранения в случае отключения эл-ва: 22 ч  
 · Мощность замораживания за 24 ч: 10 кг  
 · Полки из закаленного стекла

**Преимущества**

- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 220 см

**Управление**  
 · Монокромный LCD-дисплей, сенсорное управление  
 · Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер  
 · Сигнал при неисправностях: оптический и акустический  
 · Сигнал двери: оптический и акустический

**Холодильная камера**  
 · Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir  
 · Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц  
 · 4 полки серии GlassLine  
 · Светодиодное освещение, расположено в верхней части  
 · 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими

**Морозильная камера**  
 · 3 контейнера, система VarioSpace  
 · Время хранения в случае отключения эл-ва: 22 ч  
 · Мощность замораживания за 24 ч: 10 кг  
 · Полки из закаленного стекла

**Преимущества**

- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 220 см

**Управление**  
 · Монокромный LCD-дисплей, сенсорное управление  
 · Цифровая индикация температуры для холодильной камеры  
 · Сигнал при неисправностях: оптический и акустический  
 · Сигнал двери: оптический и акустический

**Холодильная камера и секция BioFresh**  
 · Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir  
 · Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube  
 · 6 полок серии GlassLine, 1 из них складная  
 · Встроенная полка для бутылок  
 · Светодиодное освещение, расположено в верхней части  
 · 3 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих с частичным выдвижением, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

**Преимущества**  
 · Регулируемые ножки спереди  
 · Перенавешиваемая дверь  
 · Сменный уплотнитель двери  
 · Длина сетевого кабеля – 220 см

**Управление**  
 · Монокромный LCD-дисплей, сенсорное управление  
 · Цифровая индикация температуры  
 · Сигнал при неисправностях: оптический и акустический  
 · Сигнал двери: оптический и акустический

**Холодильная камера**  
 · Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir  
 · Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц  
 · 7 полок серии GlassLine  
 · Полка для бутылок  
 · Светодиодное освещение, расположено в верхней части  
 · 1 контейнер секции EasyFresh на телескопических направляющих с частичным выдвижением  
 · 1 большой контейнер для овощей и фруктов на телескопических направляющих с частичным выдвижением



## Концепция Side-by-Side

Концепция Side-by-Side позволяет создавать эксклюзивные комбинации из холодильных и морозильных камер, а также винных шкафов, исходя из конкретных задач и потребностей. Специальная технология обогрева боковых стенок между устройствами позволяет исключить образование конденсата между устройствами.



## SIFNf 5108

Pure

Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	307 / 0,840 кВт·ч
Общий полезный объем:	209 л
Уровень шума:	37 дБ(A)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мин. 55,0



## URd 3600

Pure

Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый под столешницу

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	72 / 0,197 кВт·ч
Общий полезный объем:	126 л
Уровень шума:	36 дБ(A)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	82 - 88 / 60 / мин. 56,0



## SUFd 3603

Pure

Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый под столешницу

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	110 / 0,301 кВт·ч
Общий полезный объем:	85 л
Уровень шума:	36 дБ(A)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	82 - 88 / 60 / мин. 56,0



No Frost   Super Frost   Super Silent   Touch-Display   Vario Space

## Управление

- Монокромный LCD-дисплей, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

## Морозильная камера

- 8 контейнеров с направляющими, система VarioSpace
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 18 кг

## Преимущества

- Двухсторонний обогрев боковых стенок, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
- Регулируемые ножки спереди
- Сторона открывания двери – левая, перенавешиваемая
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 220 см

Super Cool   Super Silent   Touch Control

## Управление

- TouchControl, сенсорное управление
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

## Холодильная камера

- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
- 3 полки серии GlassLine
- Светодиодное освещение
- 1 полуотделение для фруктов и овощей, 1 универсальный модуль

Smart Frost   Super Frost   Super Silent   Touch Control   Vario Space

## Преимущества

- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые по высоте ножки спереди и сзади
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 220 см

Smart Frost   Super Frost   Super Silent   Touch Control   Vario Space

## Морозильная камера

- 3 контейнера с направляющими, система VarioSpace
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 17 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 7 кг

Smart Frost   Super Frost   Super Silent   Touch Control   Vario Space

- Двухсторонний обогрев боковых стенок, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые по высоте ножки спереди и сзади
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 220 см

## Винные шкафы



WPgbi 7483 Vinidor Selection

Температурные зоны

+ 5 °C до + 20 °C

2  
зоны

+ 5 °C до + 20 °C

3  
зоны

+ 5 °C до + 20 °C



Наши **температурные винные шкафы** отличаются максимальной гибкостью использования благодаря двум или трем температурным зонам, которые настраиваются независимо друг от друга в диапазоне от + 5 до + 20 °C с точностью до градуса. Таким образом, в устройстве с тремя температурными зонами можно одновременно размещать красные, белые и игристые вина при оптимальной для них температуре подачи. В этих шкафах также создается идеальный микроклимат для длительного хранения вин. Благодаря тому, что температурные зоны имеют разные размеры и позволяют абсолютно свободно регулировать температуру, это оборудование подойдет для любой индивидуальной коллекции вин.

Температурная зона

+ 5 °C до + 20 °C

1  
зона

**Шкафы для хранения вина** обеспечивают такие же условия содержания, как в винном погребе. Во всей камере этих устройств поддерживается постоянная температура. Ее можно устанавливать в диапазоне от + 5 до + 20 °C в зависимости от необходимости. Шкафы для хранения вина специально рассчитаны на большое количество бутылок. Но, помимо хранения и выдержки, они также подходят для содержания небольшого запаса вина при температуре подачи.

Температурная зона


+ 5 °C до + 20 °C

1  
зона

**Шкафы для сервировки вина** учитывают специальные требования в сфере общественного питания и ресторанных бизнесов, а поэтому предназначены для интенсивного использования и безукоризненного обслуживания клиентов. Благодаря своим характеристикам безопасности, гигиены и прочности, а также эффектному освещению и красивому виду они просто незаменимы для продажи и сервировки.



**Компактные устройства.** Будучи специалистом в области охлаждения, хранения и темперирования, компания Liebherr предлагает чудеса компактности на все случаи жизни. Эффективные компактные устройства позволяют успешно воплощать новые идеи. Компактный шкаф для хранения вина идеально подойдет для совсем небольшой коллекции.



176 mm

300,5 mm

**Размер бутылки типа бордо (0,75 л)**

При определении количества вмещаемых бутылок были учтены эти размеры.

### Отдельно стоящие винные шкафы

← 75 →



← 70 →



← 60 →



Ширина прибора (см)

#### Температурные винные шкафы

WPgbi 7483

WPgbi 7473

WPgbi 7472

WPbsi 5252

WSbsi 5252

WPsd 5252

WPbsi 5052

WPsd 4652

#### Шкафы для хранения вина

WSbli 7731

WPbli 5231

WSbli 5231

WPbli 5031

WSbli 5031

WPbli 5001

WSbli 5001

WPbli 4601

WSbli 4601

WPbli 4201

WSbli 4201

#### Шкафы для сервировки вина

WFbli 7741

WFbli 5241

WFbli 5041

### Компактные устройства







## Температурные винные шкафы

	Vinidor	Vinidor Selection
<b>Качество</b>	<p>Поддержание постоянной температуры</p> <p>Регулировка температуры в 2 зонах: от +5 °C до +20 °C</p> <p>Постоянное отображение фактической температуры для каждой зоны</p> <p>Тройное безопасное стекло с УФ-защитой (UVProtect Plus)</p> <p>Хранение с устранением вибраций (VibrateSafe)</p> <p>Сменный дверной уплотнитель</p> <p>2 ножки с регулировкой по высоте</p>	<p>Поддержание постоянной температуры</p> <p>Регулировка температуры в 2 или 3 зонах: от +5 °C до +20 °C</p> <p>Постоянное отображение фактической температуры для каждой зоны</p> <p>Тройное безопасное стекло с УФ-защитой (UVProtect Plus)</p> <p>Хранение с устранением вибраций (VibrateSafe)</p> <p>Сменный дверной уплотнитель</p> <p>2 ножки с регулировкой по высоте</p>
<b>Благоприятный микроклимат</b>	<p>Регулировка влажности воздуха с помощью функции HumiditySelect</p> <p>Фильтр FreshAir в разделителе зон</p> <p>Настройка температуры с шагом 1 °C</p> <p>Разделитель зон с пластиковой полкой для бутылок</p> <p>Демонстрационная подставка</p> <p>Доводчик двери SoftSystem</p> <p>Деревянные полки, регулируемые по высоте</p> <p>Дисплей: выбор из 9 или 12 вариантов языка *</p>	<p>Регулировка влажности воздуха с помощью функции HumiditySelect</p> <p>Контейнер для воды</p> <p>Фильтр FreshAir в каждом разделителе зон</p> <p>Настройка температуры с шагом 1 °C</p> <p>Разделитель зон с деревянными планками FlexFit</p> <p>Демонстрационная подставка для бутылок, нержавеющая сталь</p> <p>Доводчик двери SoftSystem</p> <p>Деревянные полки FlexFit с доводчиком SoftTelescopic</p> <p>Дисплей: выбор из 12 вариантов языка</p> <p>Полка сомелье *</p>
<b>Комфорт и гибкость</b>	<p>Светодиодное освещение в верхней части для каждой зоны</p> <p>Панель задней стенки: SmartSteel</p> <p>Сенсорные клавиши (модели SmartSteel)</p> <p>Сенсорный и свайповый экран (модели BlackSteel)</p> <p>Демонстрационная подсветка (стеклянная дверца)</p> <p>Алюминиевая ручка с толкателем</p> <p>Низкий уровень шума</p> <p>Возможность установки корпуса в нишу (InteriorFit)</p>	<p>Светодиодные колонны LightTower</p> <p>Панель задней стенки: BlackSteel</p> <p>Сенсорный и свайповый экран, за стеклянной поверхностью</p> <p>Демонстрационная подсветка</p> <p>Вертикальная утопленная ручка</p> <p>Низкий уровень шума</p> <p>Возможность установки корпуса в нишу (InteriorFit)</p>
<b>Безопасность</b>	<p>TempProtect Plus</p> <p>Сигнализация открытой дверцы, температуры и отключения электропитания</p> <p>Звуковая и визуальная сигнализация на дисплее с помощью освещения</p> <p>Блокировка дисплея</p>	<p>TempProtect Plus</p> <p>Сигнализация открытой дверцы, температуры и отключения электропитания</p> <p>Звуковая и визуальная сигнализация на дисплее с помощью освещения</p> <p>Блокировка дисплея</p> <p>eDoorLock, электронный замок двери</p>

\* в зависимости от модели

## Температурные винные шкафы

	Vinidor	Vinidor Selection
<b>StainlessSteel 60 см</b>	 145 2 зоны A	 185 2 зоны A
<b>GlassBlack 60 см</b>	 185 2 зоны A	 185 3 зоны A
<b>BlackSteel 60 см</b>	 165 2 зоны A	 185 2 зоны A
<b>GlassBlack 70 см</b>	 200 2 зоны A	 200 3 зоны A
<b>BlackSteel 70 см</b>	 185 2 зоны A	 185 2 зоны A
	 Макс. 107	 Макс. 155
	 Макс. 106	 Макс. 104
	 Макс. 85	
	 Макс. 131	 Макс. 155
	 Макс. 204	 Макс. 182
	 Макс. 149	

В случае моделей шириной 60 см: Глубина устройства 67,5 см

В случае моделей шириной 70 см: Глубина устройства 76,4 см

## Основные преимущества



### Технология TempProtect Plus

Двойная защита благодаря функции TempProtect Plus внутри наших шкафов температура постоянно измеряется двумя датчиками. Это дает двойную уверенность, что вина защищены от температурных колебаний. Как только один из датчиков обнаруживает критическое изменение температуры, вы получаете соответствующий сигнал, позволяющий быстро принять меры.



### Защита от УФ-излучения UVProtect Plus

Идеальная защита от УФ-излучения для длительного хранения при идеальной температуре: тонированное стекло и два защитных слоя, нанесенных по технологии вакуумного напыления, надежно защищают вина от УФ-излучения.




### Полка сомелье

Вино, бокалы, декантер и принадлежности будут изящно смотреться в этом утонченном наборе. Он не только красиво выглядит, но и весьма практичен благодаря встроенному ящику для хранения и специальной рабочей поверхности для открытия и подачи вина.



### Защита от вибраций

Вино должно храниться в тишине и покое. Поэтому в наших винных шкафах с регулировкой температурного режима используются очень тихие компрессоры, специально разработанные компанией Liebherr, и устойчивые деревянные полки из массива бука. Благодаря этому ваши вина всегда будут храниться в тихой и спокойной обстановке.



### LightTower

Любуйтесь изысканной подсветкой в наших приборах со стеклянной дверью. Две вертикальные светодиодные колонны освещают коллекцию вин, словно произведение искусства. Яркость зависит от ваших предпочтений.



### eDoorLock (электронный дверной замок)

Ваши вина под надежной защитой электронного замка eDoorLock. Он открывается с помощью PIN-кода и не допускает к винам посторонних. Кроме того, он эффективнее и удобнее других замков, поскольку позволяет открывать дверь быстрее.

### Деревянные полки FlexFit

Регулируемые деревянные планки полок FlexFit позволяют создать идеальное место для хранения бутылок любого размера – даже магнум. В результате, внутри вашего винного шкафа всегда будет полный порядок.

### Внутренняя панель BlackSteel

Идеальный фон для вашей коллекции вин: задняя панель в дизайне BlackSteel. Эффектная панель из черной нержавеющей стали придает внутреннему пространству винного шкафа особую изюминку. Однако внешний вид не главное ее достоинство: задняя стенка также обеспечивает оптимальную циркуляцию воздуха и идеальный контроль влажности.

### Угольный фильтр FreshAir

Чтобы вино выдерживалось при оптимальном качестве воздуха, все винные шкафы с регулировкой температурного режима Liebherr оснащены фильтром с активированным углем, который надежно поглощает любые запахи. Таким образом сохраняется истинный вкус благородного напитка.

### Безопасность

К защите ценной коллекции вин нужно подходить со всей ответственностью. Именно поэтому наши винные шкафы с регулировкой температурного режима оснащены комплексным пакетом безопасности. Детально продуманные функции сигнализации напоминают о себе как звуковыми, так и визуальными сигналами, чтобы не допустить какого-либо вреда вину.




### Технология TempProtect Plus

Двойная защита благодаря функции TempProtect Plus внутри наших шкафов температура постоянно измеряется двумя датчиками. Это дает двойную уверенность, что вина защищены от температурных колебаний. Как только один из датчиков обнаруживает критическое изменение температуры, вы получаете соответствующий сигнал, позволяющий быстро принять меры.



### Полка сомелье

Вино, бокалы, декантер и принадлежности будут изящно смотреться в этом утонченном наборе. Он не только красиво выглядит, но и весьма практичен благодаря встроенному ящику для хранения и специальной рабочей поверхности для открытия и подачи вина.



### WPgbi 7483

Vinidor Selection

⟨A<sup>1</sup>

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год/24 ч:	186 / 0,509 кВт.ч <sup>1</sup>
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	149 <sup>2</sup>
Общий полезный объем:	562 л
Уровень шума:	35 дБ(A)
Климатический класс:	SN-ST (от +10°C до +38°C)
Дверь / корпус:	Дверь со стеклопакетом в раме / черная нерж. сталь
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	201,3 / 69,7 / 76,4 <sup>3</sup>


3 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Sommelier Board	Vibrate Safe	Steel Interior
Light Tower	Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display	Presentation Board	eDoor Lock		

#### Управление

- 2,4" цветной TFT-дисплей на двери, технология Touch & Swipe
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический
- Задата от детей
- Вертикальная встроенная ручка
- Транспортировочные ручки спереди и сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля - 200 см

#### Винный шкаф

- 3 температурные зоны, регулируются от +5°C до +20°C
- 3 контура охлаждения
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
- Установка двух режимов влажности
- Двухсторонние светодиодные колонны, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы
- Полки из натурального дерева
- 11 полок для хранения, в т.ч. 8 на телескопических направляющих, в т.ч. 1 презентационная полка



### WPgbi 7473

Vinidor Selection

⟨A<sup>1</sup>

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год/24 ч:	186 / 0,509 кВт.ч <sup>1</sup>
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	182 <sup>2</sup>
Общий полезный объем:	562 л
Уровень шума:	35 дБ(A)
Климатический класс:	SN-ST (от +10°C до +38°C)
Дверь / корпус:	Дверь со стеклопакетом в раме / черная нерж. сталь
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	201,3 / 69,7 / 76,4 <sup>3</sup>

3 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	Steel Interior	Light Tower
Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display	eDoor Lock				

#### Управление

- 2,4" цветной TFT-дисплей на двери, технология Touch & Swipe
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический
- Задата от детей
- Вертикальная встроенная ручка
- Транспортировочные ручки спереди и сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля - 200 см

#### Винный шкаф

- 3 температурные зоны, регулируются от +5°C до +20°C
- 3 контура охлаждения
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
- Установка двух режимов влажности
- Двухсторонние светодиодные колонны, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы
- Полки из натурального дерева
- 12 полок для хранения, в т.ч. 9 на телескопических направляющих



### WPgbi 7472

Vinidor Selection

⟨A<sup>1</sup>

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год/24 ч:	187 / 0,512 кВт.ч <sup>1</sup>
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	204 <sup>2</sup>
Общий полезный объем:	575 л
Уровень шума:	35 дБ(A)
Климатический класс:	SN-ST (от +10°C до +38°C)
Дверь / корпус:	Дверь со стеклопакетом в раме / черная нерж. сталь
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	201,3 / 69,7 / 76,4 <sup>3</sup>

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	Steel Interior	Light Tower
Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display	eDoor Lock				

#### Управление

- 2,4" цветной TFT-дисплей на двери, технология Touch & Swipe
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический
- Задата от детей
- Вертикальная встроенная ручка
- Транспортировочные ручки спереди и сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля - 200 см

#### Винный шкаф

- 2 температурные зоны, регулируются от +5°C до +20°C
- 2 контура охлаждения
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
- Установка двух режимов влажности
- Двухсторонние светодиодные колонны, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы
- Полки из натурального дерева
- 10 полок для хранения, в т.ч. 8 на телескопических направляющих

<sup>1</sup> Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 1,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.

<sup>2</sup> Данные приборы предназначены исключительно для хранения вина. Максимальная вместимость для бутылок бордо (0,75 л) определяется в соответствии с нормой NF H 35-124 (высота 300,5 мм, диаметр 76,1 мм). Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 11.



WPgb 5283

Vinidor Selection

Класс энергопотребления:		
Расход энергии за год / 24 ч:	168 / 0,458 кВт.ч <sup>1</sup>	
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	85 <sup>2</sup>	
Общий полезный объем:	358 л	
Уровень шума:	35 дБ(А)	
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °C до +38 °C)	
Дверь / корпус:	Дверь со стеклопакетом в раме / черная нерж. сталь	
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	185,4 / 59,7 / 67,8 <sup>3</sup>	

3 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Sommelier Board	Vibrate Safe	Steel Interior
Light Tower	Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display	Presentation Board	eDoor Lock		

- Управление**
- 2,4" цветной TFT-дисплей на двери, технология Touch & Swipe
  - Цифровая индикация температуры
  - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
  - Сигнал двери: оптический и акустический
  - Задача от детей
- Преимущества**
- Вертикальная встроенная ручка
  - Транспортировочные ручки спереди и сзади
  - Регулируемые ножки спереди
  - Цифровая индикация температуры
  - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
  - Сигнал двери: оптический и акустический
  - Длина сетевого кабеля - 200 см
  - Задача от детей

- Винный шкаф**
- 3 температурные зоны, регулируются от +5 °C до +20 °C
  - 3 контура охлаждения
  - Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
  - Установка двух режимов влажности
  - Двухсторонние светодиодные колонны, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы
  - Полки из натурального дерева
  - 10 полок для хранения, в т.ч. 7 на телескопических направляющих
- 1 презентационная полка



WPgb 5273

Vinidor Selection

Класс энергопотребления:		
Расход энергии за год / 24 ч:	168 / 0,458 кВт.ч <sup>1</sup>	
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	104 <sup>2</sup>	
Общий полезный объем:	358 л	
Уровень шума:	35 дБ(А)	
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °C до +38 °C)	
Дверь / корпус:	Дверь со стеклопакетом в раме / черная нерж. сталь	
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	185,4 / 59,7 / 67,8 <sup>3</sup>	

3 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	Steel Interior	Light Tower
Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display	eDoor Lock				

- Управление**
- 2,4" цветной TFT-дисплей на двери, технология Touch & Swipe
  - Цифровая индикация температуры
  - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
  - Сигнал двери: оптический и акустический
  - Длина сетевого кабеля - 200 см
- Преимущества**
- Вертикальная встроенная ручка
  - Транспортировочные ручки спереди и сзади
  - Регулируемые ножки спереди
  - Цифровая индикация температуры
  - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
  - Сигнал двери: оптический и акустический
  - Длина сетевого кабеля - 200 см

- Винный шкаф**
- 3 температурные зоны, регулируются от +5 °C до +20 °C
  - 3 контура охлаждения
  - Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
  - Установка двух режимов влажности
  - Двухсторонние светодиодные колонны, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы
  - Полки из натурального дерева
  - 11 полок для хранения, в т.ч. 8 на телескопических направляющих



WPgb 5272

Vinidor Selection

Класс энергопотребления:		
Расход энергии за год / 24 ч:	169 / 0,461 кВт.ч <sup>1</sup>	
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	106 <sup>2</sup>	
Общий полезный объем:	368 л	
Уровень шума:	35 дБ(А)	
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °C до +38 °C)	
Дверь / корпус:	Дверь со стеклопакетом в раме / черная нерж. сталь	
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	185,4 / 59,7 / 67,8 <sup>3</sup>	

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	Steel Interior	Light Tower
Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display	eDoor Lock				

- Управление**
- 2,4" цветной TFT-дисплей на двери, технология Touch & Swipe
  - Цифровая индикация температуры
  - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
  - Сигнал двери: оптический и акустический
  - Длина сетевого кабеля - 200 см
- Преимущества**
- Вертикальная встроенная ручка
  - Транспортировочные ручки спереди и сзади
  - Регулируемые ножки спереди
  - Цифровая индикация температуры
  - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
  - Сигнал двери: оптический и акустический
  - Длина сетевого кабеля - 200 см

- Винный шкаф**
- 2 температурные зоны, регулируются от +5 °C до +20 °C
  - 2 контура охлаждения
  - Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
  - Установка двух режимов влажности
  - Двухсторонние светодиодные колонны, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы
  - Полки из натурального дерева
  - 10 полок для хранения, в т.ч. 8 на телескопических направляющих



WPbsi 5252

Vinidor

Класс энергопотребления:		
Расход энергии за год / 24 ч:	169 / 0,461 кВт.ч <sup>1</sup>	
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	155 <sup>2</sup>	
Общий полезный объем:	368 л	
Уровень шума:	37 дБ(А)	
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °C до +38 °C)	
Дверь / корпус:	Стеклопакет в раме из черной нерж. стали BlackSteel / черная нерж. сталь	
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	185,4 / 59,7 / 67,5 <sup>3</sup>	

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Soft System
Touch & Swipe-Display	Presentation Board							

- Управление**
- Ручка с толкателем
  - Транспортировочные ручки спереди и сзади
  - Цифровая индикация температуры
  - Регулируемые ножки спереди
  - Приенавешиваемая дверь
  - Сменный уплотнитель двери
  - Длина сетевого кабеля - 200 см
- Преимущества**
- Ручка с толкателем
  - Транспортировочные ручки спереди и сзади
  - Цифровая индикация температуры
  - Регулируемые ножки спереди
  - Приенавешиваемая дверь
  - Сменный уплотнитель двери
  - Длина сетевого кабеля - 200 см

- Винный шкаф**
- 2 температурные зоны, регулируются от +5 °C до +20 °C
  - 2 контура охлаждения
  - Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
  - Установка двух режимов влажности
  - Светодиодное освещение в потолочной части каждой зоны, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы
  - Регулируемые по высоте полки из натурального дерева
  - 8 полок для хранения, в т.ч. 4 презентационные полки



← 60 →

WSbsi 5252

Vinidor

Класс энергопотребления:		
Расход энергии за год / 24 ч:	130 / 0,354 кВт.ч <sup>1</sup>	
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	155 <sup>2</sup>	
Общий полезный объем:	350 л	
Уровень шума:	37 дБ(А)	
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)	
Дверь / корпус:	черная нерж. сталь / черная нерж. сталь	
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	185,4 / 59,7 / 67,5 <sup>3</sup>	

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Soft System	Touch & Swipe-Display
Presentation Board								

- Управление**
- 2,4" цветной TFT-дисплей на двери, технология Touch & Swipe
  - Цифровая индикация температуры
  - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
  - Сигнал двери: оптический и акустический
  - Задача от детей
- Винный шкаф**
- 2 температурные зоны, регулируются от +5 °C до +20 °C
  - 2 контура охлаждения
  - Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
  - Установка двух режимов влажности
  - Светодиодное освещение в потолочной части каждой зоны, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы
  - Регулируемые по высоте полки из натурального дерева
  - 8 полок для хранения, в т.ч. 1 презентационная полка



← 60 →

WPsd 5252

Vinidor

Класс энергопотребления:		
Расход энергии за год / 24 ч:	169 / 0,461 кВт.ч <sup>1</sup>	
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	155 <sup>2</sup>	
Общий полезный объем:	368 л	
Уровень шума:	37 дБ(А)	
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °C до +38 °C)	
Дверь / корпус:	Стеклопакет в раме из неж. стали с покр. SmartSteel/серебристый	
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	185,4 / 59,7 / 67,5 <sup>3</sup>	

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Touch-Display
Presentation Board								

- Управление**
- Монохромный LCD-дисплей на двери, сенсорное управление
  - Цифровая индикация температуры
  - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
  - Сигнал двери: оптический и акустический
  - Задача от детей
- Винный шкаф**
- 2 температурные зоны, регулируются от +5 °C до +20 °C
  - 2 контура охлаждения
  - Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
  - Установка двух режимов влажности
  - Светодиодное освещение в потолочной части каждой зоны, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы
  - Регулируемые по высоте полки из натурального дерева
  - 8 полок для хранения, в т.ч.



← 60 →

WPbsi 5052

Vinidor

Класс энергопотребления:		
Расход энергии за год / 24 ч:	164 / 0,449 кВт.ч <sup>1</sup>	
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	131 <sup>2</sup>	
Общий полезный объем:	320 л	
Уровень шума:	37 дБ(А)	
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °C до +38 °C)	
Дверь/корпус:	Стеклопакет в раме из черной неж. стали BlackSteel/черная нерж. сталь	
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	165,4 / 59,7 / 67,5 <sup>3</sup>	

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Soft System
Presentation Board								

- Управление**
- Ручка с толкателем
  - Транспортировочные ручки спереди и сзади
  - Цифровая индикация температуры
  - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
  - Сигнал двери: оптический и акустический
  - Задача от детей
- Винный шкаф**
- 2 температурные зоны, регулируются от +5 °C до +20 °C
  - 2 контура охлаждения
  - Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
  - Установка двух режимов влажности
  - Светодиодное освещение в потолочной части каждой зоны, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы
  - Регулируемые по высоте полки из натурального дерева
  - 7 полок для хранения, в т.ч. 1 презентационная полка



← 60 →

WPsd 4652

Vinidor

Класс энергопотребления:		
Расход энергии за год / 24 ч:	160 / 0,437 кВт.ч <sup>1</sup>	
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	107 <sup>2</sup>	
Общий полезный объем:	272 л	
Уровень шума:	38 дБ(А)	
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °C до +38 °C)	
Дверь/корпус:	Стеклопакет в раме из неж. стали с покр. SmartSteel/серебристый	
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	145,4 / 59,7 / 67,5 <sup>3</sup>	

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Touch-Display
Presentation Board								

- Управление**
- Ручка с толкателем
  - Транспортировочные ручки спереди и сзади
  - Цифровая индикация температуры
  - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
  - Сигнал двери: оптический и акустический
  - Задача от детей
- Винный шкаф**
- 2 температурные зоны, регулируются от +5 °C до +20 °C
  - 2 контура охлаждения
  - Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
  - Установка двух режимов влажности
  - Светодиодное освещение в потолочной части каждой зоны, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы
  - Регулируемые по высоте полки из натурального дерева
  - 6 полок для хранения

- Винный шкаф**
- 2 температурные зоны, регулируются от +5 °C до +20 °C
  - 2 контура охлаждения
  - Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
  - Установка двух режимов влажности
  - Светодиодное освещение в потолочной части каждой зоны, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы
  - Регулируемые по высоте полки из натурального дерева
  - 6 полок для хранения

## Климатические винные шкафы

	GrandCru	GrandCru Selection
<b>Качество</b>		
Поддержание постоянной температуры	Поддержание постоянной температуры	
Регулировка температуры в одной зоне: от +5 до +20°C	Регулировка температуры в одной зоне: от +5 до +20°C	
Постоянное отображение фактической температуры	Постоянное отображение фактической температуры	
Трехслойное безопасное стекло с УФ-защитой / UVProtect Plus	Трехслойное безопасное стекло с УФ-защитой / UVProtect Plus	
Хранение с минимальным уровнем вибраций / VibrateSafe	Хранение с минимальным уровнем вибраций / VibrateSafe	
Размещение максимального количества бутылок благодаря их расположению по принципу горлышка к горлышку	Размещение максимального количества бутылок благодаря их расположению по принципу горлышка к горлышку	
Сменный дверной уплотнитель	Сменный дверной уплотнитель	
2 ножки с регулировкой по высоте	2 ножки с регулировкой по высоте	
<b>Благоприятный микроклимат</b>		
Регулировка влажности воздуха с помощью функции HumiditySelect	Регулировка влажности воздуха с помощью функции HumidityControl	
1 фильтр FreshAir	1 фильтр FreshAir	
Настройка температуры с шагом 1°C	Настройка температуры с шагом 1°C	
<b>Комфорт и гибкость</b>		
Система легкой загрузки EasyFill	Система легкой загрузки EasyFill	
Самозакрывающаяся дверца	Самозакрывающаяся дверца	
Деревянные полки, регулируемые по высоте	Деревянные полки, регулируемые по высоте	
Дисплей: выбор языка из 9 вариантов	Дисплей: выбор языка из 9 вариантов	
<b>Дизайн и стиль жизни</b>		
Светодиодное освещение в верхней части	Светодиодное освещение в верхней части (глухая дверь), Светодиодная колонна (стеклянная дверца)	
Задняя стенка устройства: сталь, серый графит	Задняя стенка устройства: нержавеющая сталь	
Сенсорный экран	Сенсорный экран	
Демонстрационная подсветка (дверь со стеклопакетом)	Демонстрационная подсветка (дверь со стеклопакетом)	
Ручка: черный цвет	Ручка: матовый алюминий	
Низкий уровень шума	Низкий уровень шума	
<b>Безопасность</b>		
TempProtect Plus	TempProtect Plus	
Сигнализация открытой дверцы, температуры и отключения электропитания	Сигнализация открытой дверцы, температуры и отключения электропитания	
Звуковая и визуальная сигнализация отображается на дисплее и дублируется с помощью освещения	Звуковая и визуальная сигнализация отображается на дисплее и дублируется с помощью освещения	
Блокировка дисплея	Блокировка экрана	
Механический замок, аксессуар	Механический замок, встроенный	

## Климатические винные шкафы

	GrandCru	GrandCru Selection
	<b>WPbl 4201</b>  ↑ 125** ↓ ↔ 60 ↔ Макс.: 142 <span style="float: right;">A++</span>	<b>WSbl 4201</b>  ↑ 125** ↓ ↔ 60 ↔ Макс.: 142 <span style="float: right;">A++</span>
	<b>WPbl 4601</b>  ↑ 145** ↓ ↔ 60 ↔ Макс.: 166 <span style="float: right;">A++</span>	<b>WSbl 4601</b>  ↑ 145** ↓ ↔ 60 ↔ Макс.: 166 <span style="float: right;">A++</span>
	<b>WPbl 5001</b>  ↑ 165** ↓ ↔ 60 ↔ Макс.: 196 <span style="float: right;">A++</span>	<b>WSbl 5001</b>  ↑ 165** ↓ ↔ 60 ↔ Макс.: 196 <span style="float: right;">A++</span>
	<b>WPbl 5231</b>  ↑ 185** ↓ ↔ 60 ↔ Макс.: 229 <span style="float: right;">A++</span>	<b>WSbl 5231</b>  ↑ 185** ↓ ↔ 60 ↔ Макс.: 229 <span style="float: right;">A++</span>
		<b>WSbli 7731</b>  ↑ 201** ↓ ↔ 75 ↔ Макс.: 324 <span style="float: right;">A++</span>

\*\* + дверная петля 3,4 см

## Основные преимущества



### TempProtect Plus

Двойная защита благодаря функции TempProtect Plus внутри наших шкафов температура постоянно измеряется двумя датчиками. Поэтому вы можете быть в два раза увереннее в том, что вина защищены от температурных колебаний. Как только хотя бы один датчик обнаруживает критическое изменение температуры, вы получаете соответствующее оповещение, чтобы быстро принять необходимые меры.



### Регулировка влажности воздуха

С помощью функции HumiditySelect в моделях GrandCru можно устанавливать два режима влажности воздуха: осушение или увлажнение. Модели GrandCru Selection оснащаются функцией HumidityControl. Она позволяет выбирать необходимую влажность воздуха в диапазоне от 50 до 80%\*. Если показатель опускается ниже 50% относительной влажности, устройство об этом сообщает.



### UVProtect Plus

Тройная защита лучше. Для длительного хранения в винных шкафах со стеклянной дверцей предусмотрена уникальная защита от ультрафиолетовых лучей, состоящая из трех слоев: тонированного стекла и двойного слоя металлического напыления. Это так называемое низкоэмиссионное покрытие обеспечивает высокоеэффективную защиту от солнечного воздействия, которое вредно для вина.



### Самозакрывающаяся дверца с системой легкой загрузки EasyFill

Система легкой загрузки EasyFill устроена таким образом, что при открытии на 90 или более градусов дверца винного шкафа фиксируется в этом положении и не закрывается, что значительно упрощает заполнение камеры. А благодаря самозакрывающему механизму она плавно закрывается, если была открыта менее чем на 90°.



### Защита от вибраций

Вино любит покой. Поэтому наши винные шкафы обеспечивают очень бережное хранение. Это возможно благодаря компрессорам с очень плавным ходом, которые были специально разработаны компанией Liebherr, и устойчивым деревянным полкам из массива бука. Таким образом, вино может созревать в абсолютно спокойной обстановке.



### Механический дверной замок

Удовольствие, недоступное для других. Коллекции вин – это, как правило, дорогостоящие вложения. Поэтому они нуждаются в надежной защите. Для этого в шкафу для хранения вина GrandCru-Selection предусмотрен механический дверной замок, обеспечивающий полный контроль всех бутылок. Он устанавливается вровень с поверхностью и незаметен на фоне общего дизайна.



### Возможность вместить максимальное количество бутылок благодаря их расположению горлышко к горлышку

В винном шкафу Liebherr легко разместить увеличивающуюся коллекцию вин. Его камера создана таким образом, чтобы бутылки можно было хранить на деревянных полках горлышком к горлышку. Это позволяет использовать все пространство шкафа. Поэтому в нем всегда найдется место для пополняющихся запасов и вы можете спокойно расширять свою коллекцию.

### Панель задней стенки: металл, серый графит

Дизайн шкафа под стать вину. Деревянные полки в сочетании с изящной задней стенкой из металла графитово-серого цвета уже сами по себе придают винному шкафу GrandCru эффектный вид. Однако задняя стенка – это не просто элемент дизайна. Она также обеспечивает особую циркуляцию воздуха и стильно отделяет вино от расположенного за ней технического оборудования.



### Фильтр FreshAir с активированным углем

Благодаря тому, что во всех винных шкафах Liebherr есть фильтр с активированным углем, который полностью нейтрализует какие-либо запахи, создаются оптимальные условия воздуха для созревания вина, а его аромат остается неизменным.



### Безопасность

К защите ценных вин нужно подходить со всей ответственностью. Именно поэтому наши винные шкафы оснащены комплексным пакетом безопасности. Детально продуманные системы напоминают о себе как визуальными, так и звуковыми сигналами, чтобы не допустить какого-либо вреда вину.



WSbli 7731

GrandCru Selection

← 75 →

Класс энергопотребления:		 <sup>1</sup>
Расход энергии за год/24 ч:	97 / 0,265 кВт.ч <sup>1</sup>	
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	324 <sup>2</sup>	
Общий полезный объем:	627 л	
Уровень шума:	38 дБ(A)	
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)	
Дверь / корпус:	Сталь, черная / черный	
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	204,4 / 74,7 / 76,3 <sup>3</sup>	

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Touch-Display	Door Lock
Self Closing Door	Easy Fill							

## Управление

- Монохромный LCD-дисплей на двери, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический
- Задата от детей

## Преимущества

- Ручка из алюминия
- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля - 200 см

## Винный шкаф

- 1 температурная зона, регулируется от +5 °C до +20 °C
- Регулирование относительной влажности в диапазоне от 50 % до 80 %\*
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
- Светодиодное освещение в верхней части
- Регулируемые по высоте полки из натурального дерева
- 7 полок для хранения



WSbli 5231

GrandCru Selection

← 60 →

Класс энергопотребления:		 <sup>1</sup>
Расход энергии за год/24 ч:	90 / 0,246 кВт.ч <sup>1</sup>	
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	229 <sup>2</sup>	
Общий полезный объем:	433 л	
Уровень шума:	38 дБ(A)	
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)	
Дверь / корпус:	Сталь, черная / черный	
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	188,4 / 59,7 / 76,3 <sup>3</sup>	

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Touch-Display	Door Lock
Self Closing Door	Easy Fill							

## Управление

- Монохромный LCD-дисплей на двери, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический
- Задата от детей

## Преимущества

- Ручка из алюминия
- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля - 200 см

## Винный шкаф

- 1 температурная зона, регулируется от +5 °C до +20 °C
- Регулирование относительной влажности в диапазоне от 50 % до 80 %\*
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
- Светодиодное освещение в верхней части
- Регулируемые по высоте полки из натурального дерева
- 6 полок для хранения



WPbli 5231

GrandCru Selection

← 60 →

Класс энергопотребления:		 <sup>1</sup>
Расход энергии за год/24 ч:	119 / 0,326 кВт.ч <sup>1</sup>	
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	229 <sup>2</sup>	
Общий полезный объем:	441 л	
Уровень шума:	38 дБ(A)	
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °C до +38 °C)	
Дверь / корпус:	Дверь со стеклопакетом в черной раме / черный	
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	188,4 / 59,7 / 76,3 <sup>3</sup>	

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Steel Interior	Light Column	Presentation Light
Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill						

## Управление


- Монохромный LCD-дисплей на двери, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический
- Задата от детей

## Преимущества

- Ручка из алюминия
- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля - 200 см

## Винный шкаф

- 1 температурная зона, регулируется от +5 °C до +20 °C
- Регулирование относительной влажности в диапазоне от 50 % до 80 %\*
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
- Светодиодная колонна с правой стороны, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы
- Регулируемые по высоте полки из натурального дерева
- 6 полок для хранения



## Технология UVProtect Plus

Тройная защита лучше. Для длительного хранения в винных шкафах со стеклянной дверцей предусмотрена уникальная защита от ультрафиолетовых лучей, состоящая из трех слоев: тонированного стекла и двойного слоя металлического напыления. Это так называемое низкоэмиссионное покрытие обеспечивает высокоеэффективную защиту от солнечного воздействия, которое вредно для вина.

Изображенные детали интерьера относятся к конкретной модели, пожалуйста, смотрите описание.

<sup>1</sup> Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 1,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.



← 60 →

**WPbli 5031**

GrandCru Selection

Класс энергопотребления: 									
Расход энергии за год / 24 ч:									108 / 0,295 кВт.ч <sup>1</sup>
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:									196 <sup>2</sup>
Общий полезный объем:									385 л
Уровень шума:									38 дБ(А)
Климатический класс:									SN-ST (от +10 °C до +38 °C)
Дверь / корпус:									Дверь со стеклопакетом в черной раме / черный
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):									168,4 / 59,7 / 76,3 <sup>3</sup>

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Steel Interior	Light Column	Presentation Light	
Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill							

**Управление**

- Монокромный LCD-дисплей на двери, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический
- Защита от детей
- Ручка из алюминия
- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

**Преимущества**

- Ручка из алюминия
- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

**Винный шкаф**

- 1 температурная зона, регулируется от +5 °C до +20 °C
- Регулирование относительной влажности в диапазоне от 50 % до 80 %\*
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
- Светодиодная колонна с правой стороны, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы
- Регулируемые по высоте полки из натурального дерева
- 5 полок для хранения

<sup>1</sup> Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 1,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.

<sup>2</sup> Данные приборы предназначены исключительно для хранения вина. Максимальная вместимость для бутылок бордо (0,75 л) определяется в соответствии с нормой NF H 35-124 (высота 300,5 мм, диаметр 76,1 мм).



← 60 →

**WSbli 5031**

GrandCru Selection

Класс энергопотребления: 									
Расход энергии за год / 24 ч:									108 / 0,294 кВт.ч <sup>1</sup>
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:									196 <sup>2</sup>
Общий полезный объем:									377 л
Уровень шума:									38 дБ(А)
Климатический класс:									SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь / корпус:									Сталь, черная / черный
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):									168,4 / 59,7 / 76,3 <sup>3</sup>

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Touch-Display	Door Lock	
Self Closing Door	Easy Fill								

**Управление**


- Монокромный LCD-дисплей на двери, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический
- Защита от детей
- Ручка из алюминия
- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

**Преимущества**

- Ручка из алюминия
- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

**Винный шкаф**

- 1 температурная зона, регулируется от +5 °C до +20 °C
- Регулирование относительной влажности в диапазоне от 50 % до 80 %\*
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
- Светодиодное освещение в верхней части
- Регулируемые по высоте полки из натурального дерева
- 5 полок для хранения



← 60 →

**WPbli 5001**

GrandCru

Класс энергопотребления: 									
Расход энергии за год / 24 ч:									108 / 0,295 кВт.ч <sup>1</sup>
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:									196 <sup>2</sup>
Общий полезный объем:									384 л
Уровень шума:									38 дБ(А)
Климатический класс:									SN-ST (от +10 °C до +38 °C)
Дверь / корпус:									Дверь со стеклопакетом в черной раме / черный
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):									168,4 / 59,7 / 76,3 <sup>3</sup>

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	LED	Touch-Display	Self Closing Door	
Easy Fill									

**Управление**

- Монокромный LCD-дисплей на двери, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический
- Защита от детей
- Ручка черного цвета
- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

**Преимущества**

- Ручка черного цвета
- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

**Винный шкаф**

- 1 температурная зона, регулируется от +5 °C до +20 °C
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
- Установка двух режимов влажности
- Светодиодное освещение в верхней части, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы
- Регулируемые по высоте полки из натурального дерева
- 5 полок для хранения



← 60 →

**WSbli 5001**

GrandCru

Класс энергопотребления:									
<tbl\_info cols="1



← 60 →

**WPbl 4601**

GrandCru

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год/24 ч:	110 / 0,301 кВт.ч <sup>1</sup>
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	166 <sup>2</sup>
Общий полезный объем:	328 л
Уровень шума:	38 дБ(A)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °C до +38 °C)
Дверь / корпус:	Дверь со стеклопакетом в черной раме / черный
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	148,4 / 59,7 / 76,3 <sup>3</sup>

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	LED	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill
--------	-------------------	-----------------	-----------	-----------------	--------------	-----	---------------	-------------------	-----------

- Управление
  - Монохромный LCD-дисплей на двери, сенсорное управление
  - Цифровая индикация температуры
  - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
  - Сигнал двери: оптический и акустический
  - Задача от детей

- Винный шкаф
  - 1 температурная зона, регулируется от +5 °C до +20 °C
  - Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
  - Установка двух режимов влажности
  - Светодиодное освещение в верхней части, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы
  - Регулируемые по высоте полки из натурального дерева
  - 5 полок для хранения



← 60 →

**WSbl 4601**

GrandCru

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год/24 ч:	84 / 0,230 кВт.ч <sup>1</sup>
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	166 <sup>2</sup>
Общий полезный объем:	322 л
Уровень шума:	38 дБ(A)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь / корпус:	Сталь, черная / черный
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	148,4 / 59,7 / 76,3 <sup>3</sup>

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	Vibrate Safe	LED	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill
--------	-------------------	-----------------	-----------	--------------	-----	---------------	-------------------	-----------

- Управление
  - Монохромный LCD-дисплей на двери, сенсорное управление
  - Цифровая индикация температуры
  - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
  - Сигнал двери: оптический и акустический
  - Задача от детей

- Винный шкаф
  - 1 температурная зона, регулируется от +5 °C до +20 °C
  - Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
  - Установка двух режимов влажности
  - Светодиодное освещение в верхней части, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы
  - Регулируемые по высоте полки из натурального дерева
  - 5 полок для хранения



← 60 →

**WPbl 4201**

GrandCru

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год/24 ч:	91 / 0,249 кВт.ч <sup>1</sup>
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	141 <sup>2</sup>
Общий полезный объем:	272 л
Уровень шума:	38 дБ(A)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °C до +38 °C)
Дверь / корпус:	Дверь со стеклопакетом в черной раме / черный
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	128,4 / 59,7 / 76,3 <sup>3</sup>

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	LED	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill
--------	-------------------	-----------------	-----------	-----------------	--------------	-----	---------------	-------------------	-----------

- Управление
  - Монохромный LCD-дисплей на двери, сенсорное управление
  - Цифровая индикация температуры
  - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
  - Сигнал двери: оптический и акустический
  - Задача от детей

- Винный шкаф
  - 1 температурная зона, регулируется от +5 °C до +20 °C
  - Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
  - Установка двух режимов влажности
  - Светодиодное освещение в верхней части, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы
  - Регулируемые по высоте полки из натурального дерева
  - 5 полок для хранения



← 60 →

**WSbl 4201**

GrandCru

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год/24 ч:	71 / 0,194 кВт.ч <sup>1</sup>
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	141 <sup>2</sup>
Общий полезный объем:	266 л
Уровень шума:	38 дБ(A)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь / корпус:	Сталь, черная / черный
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	128,4 / 59,7 / 76,3 <sup>3</sup>

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	Vibrate Safe	LED	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill
--------	-------------------	-----------------	-----------	--------------	-----	---------------	-------------------	-----------

- Управление
  - Монохромный LCD-дисплей на двери, сенсорное управление
  - Цифровая индикация температуры
  - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
  - Сигнал двери: оптический и акустический
  - Задача от детей

- Винный шкаф
  - 1 температурная зона, регулируется от +5 °C до +20 °C
  - Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
  - Установка двух режимов влажности
  - Светодиодное освещение в верхней части, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы
  - Регулируемые по высоте полки из натурального дерева
  - 4 полки для хранения



WKes 653 GrandCru



← 43 →

## WKes 653

GrandCru

A++

Класс энергопотребления:	A++
Расход энергии за год / 24 ч:	75 / 0,205 кВт·ч
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	12 <sup>2</sup>
Общий полезный объем:	38 л
Уровень шума:	40 дБ(A)
Климатический класс:	SN (от +10 °C до +32 °C)
Дверь / корпус:	Стеклопакет в раме из неж. стали с покр. SmartSteel / нерж. сталь с покр. SmartSteel
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	61,2 / 42,5 / 47,8



## Управление

- LCD-дисплей внутри камеры, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: акустический
- Защита от детей

## Винный шкаф

- 1 температурная зона, регулируется от +5 °C до +20 °C
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
- Поддержание влажности воздуха посредством вентилятора
- Светодиодное освещение, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы
- Полки из натурального дерева
- 3 полки для хранения
- Отделение для аксессуаров


## Преимущества

- Дизайн HardLine
- Возможна установка на стену
- Сторона открывания двери - правая, неперенавешиваемая
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля - 200 см



## Система управления

Идеальная температура хранения вина в течение длительного времени – от +8 °C до +12 °C. Белое вино для сервировки, следует хранить при температуре ниже +10 °C, а красное – при температуре до +18 °C. Для соблюдения указанных условий электронная система управления с сенсорной панелью позволяет точно установить требуемую температуру в диапазоне от +5 °C до +20 °C.



## Выдвижной контейнер для винных аксессуаров

Удобный выдвижной контейнер в модели WKes 653 предназначен для хранения винных аксессуаров или угощений, которые подаются с вином, например, шоколада при нужной температуре.

<sup>2</sup> Данные приборы предназначены исключительно для хранения вина. Максимальная вместимость для бутылок бордо (0,75 л) определяется в соответствии с нормой NF H 35-124 (высота 300,5 мм, диаметр 76,1 мм). Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 11.

Изображенные детали интерьера относятся к конкретной модели, пожалуйста, смотрите описание.



WFbli 5241 Perfection

## Винные шкафы для профессионального использования

Винные шкафы Liebherr специально разработаны для профессионального использования в ресторанном бизнесе. Они как нельзя лучше подходят для сервировки и подачи вин.



← 75 →

WFbli 7741

Perfection

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	156 / 0,427 кВт·ч
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	284 <sup>2</sup>
Общий полезный объем:	642 л
Уровень шума:	38 дБ(A)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °C до +38 °C)
Дверь / корпус:	Дверь со стеклопакетом в черной раме / черный
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	204,4 / 74,7 / 76,3

1 Zone	Temp Protect Plus	Power Chill	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Light Column	Presentation Light
Touch & Swipe-Display	eDoor Lock	Easy Serve Basket	Self Closing Door	Easy Fill				

### Управление

- 2,4" цветной TFT-дисплей на двери, технология Touch & Swipe
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический
- Защита от детей
- Ручка с толкателем
- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

### Винный шкаф

- 1 температурная зона, регулируется от +5 °C до +20 °C
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
- Установка двух режимов влажности
- Двухсторонние светодиодные колонны, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы
- Регулируемые по высоте металлические полки с фронтом из дерева
- 7 полок для хранения, в т.ч. 1 на телескопических направляющих



← 60 →

WFbli 5241

Perfection

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	119 / 0,326 кВт·ч
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	188 <sup>2</sup>
Общий полезный объем:	460 л
Уровень шума:	38 дБ(A)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °C до +38 °C)
Дверь / корпус:	Дверь со стеклопакетом в черной раме / черный
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	188,4 / 59,7 / 76,3

1 Zone	Temp Protect Plus	Power Chill	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Light Column	Presentation Light
Touch & Swipe-Display	eDoor Lock	Easy Serve Basket	Self Closing Door	Easy Fill				

### Управление

- 2,4" цветной TFT-дисплей на двери, технология Touch & Swipe
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический
- Защита от детей
- Ручка с толкателем
- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

### Винный шкаф

- 1 температурная зона, регулируется от +5 °C до +20 °C
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
- Установка двух режимов влажности
- Двухсторонние светодиодные колонны, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы
- Регулируемые по высоте металлические полки с фронтом из дерева
- 7 полок для хранения, в т.ч. 1 на телескопических направляющих



← 60 →

WFbli 5041

Perfection

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	108 / 0,294 кВт·ч
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	158 <sup>2</sup>
Общий полезный объем:	399 л
Уровень шума:	38 дБ(A)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °C до +38 °C)
Дверь / корпус:	Дверь со стеклопакетом в черной раме / черный
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	168,4 / 59,7 / 76,3

1 Zone	Temp Protect Plus	Power Chill	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Light Column	Presentation Light
Touch & Swipe-Display	eDoor Lock	Easy Serve Basket	Self Closing Door	Easy Fill				

### Управление

- 2,4" цветной TFT-дисплей на двери, технология Touch & Swipe
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический
- Защита от детей
- Ручка с толкателем
- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

### Винный шкаф

- 1 температурная зона, регулируется от +5 °C до +20 °C
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
- Установка двух режимов влажности
- Двухсторонние светодиодные колонны, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы
- Регулируемые по высоте металлические полки с фронтом из дерева
- 6 полок для хранения, в т.ч. 1 на телескопических направляющих

### Преимущества

- Ручка с толкателем
- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

### Преимущества

- Ручка с толкателем
- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

### Преимущества


- Ручка с толкателем
- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

<sup>2</sup> Данные приборы предназначены исключительно для хранения вина. Максимальная вместимость для бутылок бордо (0,75 л) определяется в соответствии с нормой NF H 35-124 (высота 300,5 мм, диаметр 76,1 мм). Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 11.




### Размеры ниш

Размеры ниш для встраиваемых приборов едины и стандартизированы. При этом установлены глубина и ширина. Сам размер ниши дает информацию о размере или высоте прибора. Точные габариты каждого прибора можно найти в схемах установки на страницах каталога.



<b>SN</b>	от +10 °C до +32 °C
<b>ST</b>	от +16 °C до +38 °C
<b>N</b>	от +16 °C до +32 °C
<b>T</b>	от +16 °C до +43 °C



### Климатические классы

Климатический класс указывает температуру окружающей среды, при которой можно использовать холодильный или морозильный прибор, и при которой они работают наиболее эффективно. Существуют следующие климатические классы (согласно DIN EN ISO 15502):

### Высокая экономичность

Благодаря использованию современной электроники в сочетании с высокоеффективной системой охлаждения потребление электроэнергии во всех группах продуктов Liebherr значительно снижено. Полный спектр классов эффективности см. на стр. 11.



### Цокольная панель Vario

При помощи специальной цокольной панели VarioSockel высоту и глубину встраиваемых моделей UIK, UIG, UWT и UWK можно подогнать под параметры кухонной мебели. Все четыре регулируемые ножки устанавливаются спереди с диапазоном регулировки 50 мм. Кроме этого, при установке в кухонный гарнитур вентиляционная решетка может быть сдвинута на 55 мм.

### Выравнивающие планки

В приборах с высотой ниши от 140 см в нижней части предусмотрены две выравнивающие планки слева и справа. Таким образом, обеспечивается нужное выравнивание прибора по высоте. Это способствует оптимальному закрыванию двери и правильной работе устройства.











### Вентиляция

Чтобы гарантировать охлаждение и корректную работу устройств, встраиваемый прибор должен иметь соответствующую вентиляцию. В зависимости от модели и типа установки требуется руководствоваться следующим:

- 1 – Встраиваемые приборы в мебельной колонне при наличии свободного пространства над ней: холодный воздух поступает через цокольную решетку. Вентиляция осуществляется через заднюю часть кухонной мебели.
- 2 – Встраиваемые приборы в мебельной колонне высотой от пола до потолка: холодный воздух поступает через цокольную решетку. Теплый воздух выходит через вентиляционную решетку, установленную над холодильником.
- 3 – То же самое относится к встраиваемым приборам, устанавливаемым по-отдельности или рядом друг с другом (центры свежести / SBS дизайнер), как указано выше в пунктах 1 и 2.
- 4 – Модели, встраиваемые под столешницу с фронтальной вентиляцией. Пожалуйста, обратите внимание: эффективная площадь вентиляционного отверстия должна составлять не менее 200 см<sup>2</sup>.






82-88

URd 3600

SUFd 3603 \*\*\*\*



Внимание!

Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door).  
Крепление без шарниров.



### Наши каталоги

Подробную информацию о моделях с секцией BioFresh, винных шкафах и компактных приборах вы можете узнать у официальных дилеров Liebherr. Она также доступна в наших каталогах, которые можно скачать на сайте [home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)

Bio  
Fresh



[home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)

Энергопотребление в данном каталоге определено в соответствии со стандартом EN 62552:2013.  
Значения уровня шума в данном каталоге получены согласно IEC 60704-2-14.  
Возможны изменения. Актуальная информация представлена на сайте [home.liebherr.com](http://home.liebherr.com).  
Напечатано в России в 2025 г.  
Настоящий каталог несет справочно-информационный характер. Не является рекламой.