

# UWpri 3782

Unterbaufähiger Weinschrank zur Weintemperierung  
Vinidor Selection



Einbaugerät

LIEBHERR


## UWpri 3782

Unterbaufähiger Weinschrank  
zur Weintemperierung  
Vinidor Selection

↑  
86-92  
↓



G German  
Engineering



Bauart Festtür / integrierbares Unterbaugerät

Energieeffizienzklasse **F**

Energieverbrauch Jahr/24 h **106 / 0,290 kWh**

Max. Bordeauxflaschen 0,75 l **38<sup>1</sup>**

Gesamtvolumen **101 l<sup>2</sup>**

Geräusch-Schallleistung **33 dB(A)**

Klimaklasse **SN-ST (+10 °C bis +38 °C)**

Tür **Isolierglastür**

Nischenmaße in cm (H / B / T) **86-92 / 60 / mind. 58**

### Steuerung

Art der Steuerung 2,4" TFT-Display farbig, Touch- & Swipe  
Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen

Alarm bei Störung optisch und akustisch

Türalarm optisch und akustisch

Kindersicherung Ja

### Ausstattungs Vorteile

Temperaturzonen 2

Temperaturbereich +5 °C bis +20 °C

Regelbare Kältekreisläufe 2

Umluftkühlung Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter

Innenbeleuchtung LED-Lichtsäule beidseitig dauerhaft zuschaltbar, dimmbar

Schnittstelle SmartDeviceBox inclusive

Material Ablageflächen Holzborde mit Aluminiumfront

Ablageflächen gesamt 5

Holzborde auf Teleskop. ausziehbar 4

Türanschlag Wechselbarer Türanschlag

EAN-Nr. 9005382260555

## Zubehör

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| 988242901 | 2er Set FreshAir-Aktivkohlefilter |
| 909735100 | 3-Meter-Netzkabel Typ F           |
| 909621200 | Türöffnungsbegrenzung             |
| 840902201 | Edelstahlreiniger                 |
| 840903001 | Edelstahlpflegemittel             |
| 990537200 | Profilrahmen (19 mm) 86 Nische    |
| 990156100 | Gebürsteter Aluminiumgriff        |
| 990473400 | Edelstahlgriff, rund, 586 mm      |

Die Übersicht stellt einen Auszug der wichtigsten Zubehöre dar.  
Alle weiteren Zubehöre des Geräts sowie weitere Informationen finden Sie unter  
[home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)

<sup>1</sup> Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35 -124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm).

<sup>2</sup> Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.

## Features



### TempProtect Plus

Doppelt abgesichert. Dank TempProtect Plus messen unsere Weintemperierschränke permanent mit zwei Temperatursensoren. Damit haben Sie die doppelte Gewissheit, dass Ihre Weine vor Temperaturschwankungen geschützt sind. Denn sobald auch nur ein Fühler eine kritische Temperaturänderung wahrnimmt, werden Sie sofort benachrichtigt. So können Sie besonders schnell reagieren.



### HumiditySelect

Für Korken in Bestform. Dank HumiditySelect können Sie die Luftfeuchte am Display der Vinidor-Modelle in zwei Stufen einstellen: „Standard Luftfeuchte“ und „Hohe Luftfeuchte“. So simpel. Und so sinnvoll für Ihren Wein, denn die optimale Luftfeuchtigkeit sorgt dafür, dass die Korken feucht bleiben und Ihre Flaschen jederzeit dicht verschlossen sind.



### UVProtect Plus

Dreifach hält besser. Die Weintemperierschränke mit Glastür bieten einmaligen Schutz vor UV-Strahlung: drei Schutzschichten, bestehend aus getöntem Glas und einer zweifachen Schicht aus aufgedampftem Metall. Diese sogenannte Low-E-Beschichtung schützt hocheffizient vor der weinschädigenden Sonneneinstrahlung.



### VibrateSafe

Ihr Wein schätzt die Ruhe. Deshalb garantieren unsere Weintemperierschränke eine behutsame Aufbewahrung mit von Liebherr speziell entwickelten, besonders laufruhigen Kompressoren und stabilen Holzborden aus massivem Buchenholz. So kann Ihr Wein ruhig und ungestört reifen.



### LightTower


Eines der wichtigsten, aber am häufigsten vernachlässigten Designelemente ist das Licht. Geschickt eingesetzt, kann es genau die richtige Stimmung zaubern, so wie bei unseren Glastürgeräten. Zwei vertikale Lichtleisten beleuchten Ihre Weinflaschen wie die Kunstwerke, die sie ja auch sind – und das wahlweise bei jedem Öffnen der Tür oder durchgehend. Sie entscheiden, genau wie über die Lichtintensität.



### Präsentationslicht

Setzen Sie Ihren Wein standesgemäß in Szene: mit dem Präsentationslicht Ihres Weintemperierschranks. Bei Geräten mit Glastür kann das Licht auch bei geschlossener Tür eingeschaltet bleiben. So inszeniert, wird Ihre Weinsammlung zu einem dauerhaften Hingucker. Die Intensität der Beleuchtung ist individuell über das Display und die SmartDevice-App einstellbar.

# Technische Zeichnung



max.

[mm]



6


14

6

8

4

38



Die Produkte und ihre Details sind zu Werbezwecken inszeniert. Obwohl wir uns bemühen, die Richtigkeit aller Angaben und Informationen in diesem Flyer zu gewährleisten, behält sich Liebherr das Recht vor, Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen. Soweit die tatsächlichen Geräteabmessungen, -spezifikationen und -leistungen von entscheidender Bedeutung sind, empfehlen wir, die dem jeweiligen Gerät beiliegende Einbauanleitung zu prüfen. Liebherr haftet nicht für eventuelle Schäden. (08.05.2025)



home.liebherr.com