

FKv 503

Frigorifero da banco ventilato

Premium



FKv 503

Frigorifero da banco ventilato
Premium



Volume lordo/utile	44/42 l
Dimensioni esterne in mm (L/P/A)	425/450/612
Dimensioni interne in mm (L/P/A)	338/270/516
Classe di efficienza energetica	
Consumo energetico in 365 giorni	284 kWh ²
Classe climatica (direttiva sull'energia)	CC2
Classe di temperatura (direttiva sull'energia)	K4
Temperatura ambiente	+10 °C a +35 °C ³
Gas refrigerante	R 600a
Rumorosità (potenza sonora)	39 dB(A)
Valore collegamento	1,0 A
Frequenza / tensione	50 Hz / 220-240 V~
Sistema di raffreddamento	dynamisch
Sbrinamento	automatisch
Intervallo di temperatura	+2 °C a +12 °C
Materiale del corpo esterno/colore	Edelstahl/Edelstahl
Materiale porta / colore	Isolierglastür mit Edelstahlrahmen / Edelstahl
Materiale contenitore interno	Kunststoff anthrazit
Tipo di comando	Drehregler
Display	
Illuminazione interna	LED-Deckenbeleuchtung, separat schaltbar und stufenlos dimmbar
Griglie regolabili di appoggio	2
Materiale griglie di appoggio	Roste metallisiert, transparent pulverbeschichtet
Capacità bottiglie da 0,5 PET/in linea 0,5 l PET	27/5
Capacità bottiglie da 0,33 l/in linea lattine 0,33 l	60/5
Carico massimo griglie di appoggio	30 kg
Chiusura	mechanisch
Battuta della porta	rechts fest
Peso lordo/netto	34,4/31,1 kg
EAN-Nr.	9005382251553


³ Indica la temperatura ambiente con la quale l'apparecchio può essere utilizzato in modo sicuro.

Caratteristiche



Gas refrigeranti ecologici

Le apparecchiature Liebherr sono ottimizzate in termini di massima efficienza energetica e ridotti costi di esercizio. Utilizziamo solo i refrigeranti naturali ed ecologici R 600a e R 290. In combinazione con i compressori ad alto rendimento, questi refrigeranti sono estremamente efficienti e all'avanguardia grazie al loro basso potenziale di riscaldamento globale.



Efficiente sistema di refrigerazione

La qualità delle apparecchiature Liebherr è garantita da decenni di esperienza nel campo della refrigerazione e dalla continua ricerca di innovazioni tecniche. Utilizziamo solo compressori, condensatori, evaporatori e componenti di grande qualità per ridurre significativamente i consumi e i costi di esercizio.



Struttura in acciaio inox

La struttura esterna viene realizzata utilizzando lastre senza giunzioni. Il che rende l'apparecchiatura estremamente igienica e facile da pulire. L'acciaio inox è molto robusto ed è ideale per le esigenze dell'uso professionale.



Interni in plastica alimentare

Il vano interno, in plastica alimentare termoformata, viene realizzato in un unico pezzo ed è per questo estremamente facile da pulire. Viene prodotto con polistirene ecologico, un materiale riciclabile, robusto e molto durevole.



Presentazione dei prodotti


L'illuminazione interna a LED a risparmio energetico garantisce la perfetta presentazione degli alimenti conservati



Ripiani in griglia regolabili in altezza

I ripiani in griglia sono regolabili in altezza in modo tale che la disposizione del vano interno possa essere modificata in base alle dimensioni delle bottiglie conservate (sia in verticale che stese).

Disegno tecnico



I prodotti e i loro dettagli sono presentati a scopo pubblicitario. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per garantire l'accuratezza di tutti i dati e le informazioni contenute in questo volantino, Liebherr si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Quando le dimensioni, le specifiche e le prestazioni effettive dell'apparecchio sono di fondamentale importanza, si consiglia di controllare le istruzioni di installazione che accompagnano l'apparecchio in questione. Liebherr non è responsabile per eventuali danni. (24.02.2026)

