
EWPh 9670

嵌入式温控葡萄酒柜

Monolith 典藏系列

LIEBHERR

嵌入式



嵌入式

EWPh 9670

嵌入式温控葡萄酒柜
Monolith 典藏系列

LIEBHERR

G German
Engineering

Super
Quiet

Infinity
Swipe

Infinity
Light

Soft
System

↑
213
↓



类型	固定门嵌入式冰箱，打造一体化厨房
能耗 (按 365 天 / 24 小时)	175.200 / 0.480 千瓦时
可储存酒瓶数量 (0.75 升波尔多瓶)	100 ¹
总容积	320 升 ²
气候类型	SN,N,ST
频率 / 电压	50 Hz / 220-240 V~
额定电流 / 功率	1.5 A
门材料	隔热玻璃门 / 钢
孔径尺寸 (厘米, 高/宽/深)	213.4 / 61 / 最小 63.5
控制面板	
控制面板类型	位于冰箱门后的 3.5 英寸 LCD 彩色显示屏 滑动式触控屏, 可控制葡萄酒温度区
开门警报	视听信号
故障警报	视听信号
产品特点	
葡萄酒温度区数量	3
温度范围	+5 °C 至 +20 °C
制冷回路数量	1
循环风冷	搭载 FreshAir 活性炭过滤器的循环风冷系统
照明	InfinityLight 全局照明
搁架材质	山毛榉木搁架
搁架数量	9
铰链方向	可更换箱门铰链
欧洲商品编号	9005382275856

¹ 此设备仅用于储存葡萄酒。波尔多瓶最大容量 (0.75 升), 尺寸参考 NF H 35 -124 标准 (高: 300.5 毫米, 直径: 76.1 毫米)。


² 根据欧盟家用制冷器具新的能源标签与生态设计法规 (EU 2019/2016), 总容积取最接近的整数 (四舍五入), 冷冻室和冷藏室容积取小数点后一位。

产品特点



German Engineering 德国精工

逐个臻选材质与组件，利普赫尔德国精工造就可靠品质。保鲜科技与细致设计加持，Monolith 典藏系列不仅满足高标准，更旨在超越用户期待。品质传承，一如既往。



SuperQuiet 静音科技

Monolith 典藏系列，性能优异的同时静谧运行。在设计阶段，即采用低噪音部件和吸音材料，致力打造静音的庞大电器。为降低噪音水平，每台设备均在专业声学室接受严格测试。



FreshAir 活性炭过滤器

藏酒珍藏值得拥有优质的空气质量。Monolith 葡萄酒柜的每个温区均设有 FreshAir 活性炭过滤器，净化进气，滤除异味，确保空气质量。



SoftTelescopic 伸缩导轨缓冲系统

搁架由未经处理的无漆木材制成，确保完好保存珍贵酒品，亦不会因水汽而影响美酒醇香。伸缩滑轨设计的柜门当开至90°时即可轻松抽出酒架，亦可平稳滑回原位，和缓减震。



InfinitySwipe 滑动式触控屏


一切设计，旨在舒适易用。直观的电子触控器，搭配 3.5 英寸的 InfinitySwipe 滑动式触控屏，明亮清晰，操作自如。




InfinityLight 全局照明

侧边 LED 照明嵌入箱体，InfinityLight 全局照明支持亮度调节，营造出优雅且均匀的侧灯照明。亮度根据时间变化自动调整。同时，LED 可减少散发的热量，保护食品品质。能效表现优秀，更为环保节约。

示意图



柜门最大重量：
葡萄酒柜：30 kg



产品及其详情是为广告宣传目的而展示。Liebherr 将尽一切努力确保本说明中的所有规格和信息准确无误，但 Liebherr 保留更改的权利，恕不另行通知。如果冰箱的实际测量值、规格和额定值至关重要，建议参考冰箱随机提供的安装说明。Liebherr 对由此产生的任何损失将不承担责任。