

FNd 5237

Congelatore Verticale NoFrost

◇ Plus



FNd 5237

Congelatore Verticale NoFrost

◇ Plus



← 60 →



Classe di efficienza energetica



Consumo in (365 giorni/24h)	199 / 0,545 kWh ¹
Volume totale	277 l ²
Rumorosità (potenza sonora)	36 dB(A)
Classe climatica	SN-T (+10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi	Bianco / Bianco
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Controllo

Tipo di comando	Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch Display digitale della temperatura
-----------------	--

Interfaccia	Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
-------------	--

Allarme porta aperta	ottico e acustico
----------------------	-------------------

Allarme in caso di innalzamento della temperatura	ottico e acustico
---	-------------------

Congelatore

Definizione stelle	****
--------------------	------

Illuminazione	–
---------------	---

Numero cassette	7 cassette con guida integrata, VarioSpace Cassetto superiore con comoda funzione di inclinazione
-----------------	--

Cap. di congelamento nelle 24 ore	18 kg
-----------------------------------	-------

Tempo di cons. in caso di black-out	16 ore
-------------------------------------	--------

VarioSpace	sì
------------	----

Contenitore per i cubetti di ghiaccio	1
---------------------------------------	---

Dotazioni di serie

Battuta della porta	Incernieratura delle porte reversibile
---------------------	--


Guarnizione della porta rimovibile	sì
------------------------------------	----

EAN-Nr.	4016803171577
---------	---------------

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

Caratteristiche



BluPerformance

Le apparecchiature BluPerformance di Liebherr tracciano una nuova direzione nella refrigerazione e nella congelazione stabilendo nuovi standard. Offrono maggiore capacità interna, maggiore efficienza energetica, minore rumorosità, grande facilità d'uso e un elegante design.



NoFrost

Quando apri il congelatore, desideri vedere i prodotti congelati, ma certamente non ghiaccio o brina. NoFrost protegge il vano congelatore dal ghiaccio indesiderato, che oltretutto consuma molta energia generando costi molto alti. NoFrost significa: non dovrai più sbrinare il vano congelatore – con risparmio di denaro, fatica e tempo da dedicare ad altro.



SmartDeviceBox integrabile in un secondo momento

Vuoi essere al passo per la gestione smart della casa del futuro? Il tuo Liebherr ti assiste volentieri in questo: potrai potenziarlo con uno SmartDeviceBox che lo trasferirà in Internet. Lo SmartDeviceBox può essere installato in quattro e quattr'otto e spalancarti da subito le porte al mondo intero di opzioni digitali.




Bianco

Semplice, classico, di qualità: con la sua superficie laccata in bianco brillante, l'apparecchiatura Liebherr si inserisce particolarmente bene in un ambiente chiaro, resiste imperturbabile al passaggio di mode e tendenze, restando sempre bella e funzionale. La superficie bianca è robusta e facile da pulire e, per questo motivo, l'aspetto dell'apparecchiatura Liebherr resta inalterato nel tempo.



Display tattile


Toccare per credere: comandi semplici e intuitivi grazie al display tattile che caratterizza i modelli Liebherr. Tutte le funzioni sono disposte in modo chiaro sul display. Per selezionare le funzioni o controllare la temperatura effettiva del frigorifero ti basterà toccarle semplicemente con un dito.



EasyOpen

È capitato anche a voi di accorgervi di aver dimenticato un prodotto quando avete finito di riporre la spesa nel congelatore e dovete necessariamente tirare la porta con forza per riapirla? Con Liebherr non ce n'è alcun bisogno: EasyOpen consente di aprire la porta più volte di seguito in tutta comodità e semplicità.

Disegno tecnico



I prodotti e i loro dettagli sono presentati a scopo pubblicitario. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per garantire l'accuratezza di tutti i dati e le informazioni contenute in questo volantino, Liebherr si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Quando le dimensioni, le specifiche e le prestazioni effettive dell'apparecchio sono di fondamentale importanza, si consiglia di controllare le istruzioni di installazione che accompagnano l'apparecchio in questione. Liebherr non è responsabile per eventuali danni. (24.02.2026)



home.liebherr.com