

Tazelięe y6nelik bir tutkudan ilham alınarak geliřtirildi.

Tazelik teknolojisi, verimlilik ve tasarım aısından
yeni standartlar belirleyen, her aıdan endişesiz bir
deneyim sunan cihazlarımızı keřfedin.

LIEBHERR

Soęutma ve Dondurma





Birinde karar kılın veya hepsini birden seçin.

Bizi tercih ettiğinizde, herhangi bir şeyden ödün vermenize gerek kalmaz. Amacımız, yalnızca sınıfının en iyisi, yenilikçi tazelik teknolojileriyle değil ayrıca sürdürülebilir ürün yaşam döngüsü ve "Made in Germany" kalitesiyle de kendine hayran bırakan cihazlar üretmektir. Yıllar sonra bile. Üstelik her gün.

Ekstra yüksek tam entegre cihazlar ve yiyecekleriniz için daha fazla alan ile gerek gerçek anlamda gerekse mecazen 2025 yılında da büyümemizi sürdürdük. Bunun yanı sıra, iki farklı yükseklikteki modelde sunulan yeni tezgah altı cihazlar sayesinde şimdiye kadar olduğundan daha da fazla esneklik sunuyoruz. Ayrıca, tasarım meraklıları için altını çizelim: Yepyeni solo gardırop tipi soğutucu-dondurucularımızda artık MoodLight'ın yanı sıra doğrudan cihazın dışında kullanışlı bir Water & Ice merkezi bulunur.

Üstelik soğutucu ve dondurucularımızı piyasadaki en enerji verimli ve en sessiz cihazlar haline getiren çok sayıda görünmez inovasyon da var.

Gördüğünüz üzere: Liebherr cihazları arasında seçim yapma kararınızı olabildiğince kolaylaştırmak için elimizden geleni yaptık. İlerleyen sayfalarda, bu nedenleri detaylarıyla bulabilirsiniz. İyi keşifler dileriz!

İçindekiler

6	Tarihçe	32	Tasarım ödülleri
7	Kalite	33	AutoDoor
8	Sürdürülebilirlik	34	Tasarım
10	Kullanım aşaması	36	French door
12	Tazelik teknolojileri		soğutucu-dondurucular
16	Enerji verimliliği	38	French door cihaz özellikleri
18	Enerji verimliliği şampiyonları	40	Şarap soğutuculu side-by-side
19	75 cm genişliğinde		soğutucu-dondurucular
	soğutucu-dondurucular	42	Ankastre tezgah altı cihazlar
20	Ekstra geniş tazelik alanı	44	Şarap soğutucular
21	French door ve Large door	46	Şarap sunum dolapları
22	194 cm niş yüksekliği	48	Soğutucu şarap saklama
	için XL tam entegre cihazlar		dolapları
23	Dış mekan soğutucusu	50	Modellere genel bakış:
24	Sürdürülebilir dondurma		Solo cihazlar
25	BluRoX		Ankastre cihazlar
26	OpenStage		Şarap dolapları
27	Konfor ve ergonomi –	70	Seri açıklamaları
	soğutma	72	Aksesuarlar
28	Su ve buz	73	Temel ekipman özellik
30	VarioTemp		açıklamaları
31	Kolaylık ve esneklik –		
	dondurma		



Liebherr solo ve ankastre cihaz yelpazesinin tamamını, sayfa 50'daki kısa bakış bölümünde veya Liebherr uzman bayilerinin de yer aldığı web sitemizde bulabilirsiniz: home.liebherr.com

Yenilik, farklı biçimlerde karşımıza çıkabilir.

Alanınızın büyüklüğü veya gereksinimleriniz ne olursa olsun, Liebherr her zaman doğru tercihtir. İster sandık tipi bir dondurucu veya soğutucu ister geniş bir Side-by-Side soğutucu-dondurucu ister solo veya tam entegre bir cihaz ya da kompakt bir tezgah altı cihaz arıyor olun, her zaman yenilikçi gücümüzden ve ayrıntılara gösterdiğimiz özenden faydalanırsınız. Her şey, yiyeceğiniz için uzun süreli tazelik sağlama amacımız doğrultusunda tasarlanmıştır.



Soğutucular



Soğutucu-dondurucular



Side-by-Side kombinasyonları



French door



Dondurucular



Sandık tipi dondurucular




Tezgah altı cihazlar



Şarap Dolapları

Alman mühendisliği: geçmişten günümüze üstün teknoloji

1954 Yılından bu yana en yüksek kalitede soğutucu ve dondurucular üretiyor ve bunları dünyanın dört bir yanına satıyoruz. Ancak özümüzde hala, kökleri Almanya'ya sıkı sıkıya bağlı olan bir aile işletmesiyiz. Uzun ömürlü ürünlerimizi burada üretiyoruz. Kurucumuzla aramızdaki ebedi bağdan doğan ve burada inşa edilen uzmanlığın nesiller boyu aktarımı ile oluşan güvence; üstün Alman mühendisliği.



“Yaşadığım hayat, iyi bir iş çıkarmak ve müşterilerinizin çeşitli isteklerini elinizden gelenin en iyisiyle karşılamak için sarsılmaz bir kararlılığınız olduğunda, en başta imkansız gibi görünen hedeflere ulaşmanın mümkün olduğuna olan inancımı pekiştirdi. Aksiliklerin sizi yıldırmasına izin vermeyin; kendinize inanırsanız dağları yerinden oynatabilirsiniz.”

Dr.-Ing. e. h. Hans Liebherr (1915–1993)



L 319, 1960'larda Liebherr'in “seyyar ürün sergisi” ydi. Özel olarak modifiye edilmiş minibüs, 1968 yılına kadar Batı Almanya'yı dolaşarak Üst Svabya'dan gelen son model soğutucu ve dondurucuları tanıttı.




İlk cihazlarımız, 1954 yılında Ochsenhausen'daki bir üretim hattından çıktı. Ana fabrikamız şu anda hala tam olarak bu konumda bulunuyor.

15 Yıl boyunca kendinden ödün vermeyen kalite.

Kalite sunmaya olan bağlılığımız, en küçük ayrıntılarda bile kendisini gösterir. Örneğin, bir kapı menteşesini onaylamadan önce onu en az 100.000 açma döngüsüyle test ederiz. Kapı menteşesinde olduğu gibi diğer tüm fonksiyonel parçaları da kapsamlı ve yoğun testlerden geçiririz. Tüm bunları yapma amacımız, cihazlarımızın en az 15 yıl kullanım ömrüne sahip olduğundan emin olmaktır.



En yüksek kalite için tüm kapı yüzeylerinde ve Liebherr fontlarının doğruluğunda en gelişmiş lazer teknolojisi kullanılmaktadır.



Geleceğimize açılan kapı

Tüm ürün yeniliklerimiz tek bir çatı altında birleşir: Tümü daha yüksek sürdürülebilirliğe giden bir yol sunar. Sorumluluk üstlenmek temel değerlerimizden biridir. Çevre dostu ürünler konusunda onlarca yıllık bir araştırma ve geliştirme geleneğine sahip olmamızın sebebi de budur.

İnsan ve sürdürülebilir işletme

İnsan haklarına saygı, bizim için son derece önemlidir. Herkese eşit bir şekilde davranmaya ve çalışanlarımızın sağlık, güvenlik ve kişisel gelişimini sağlamaya çok değer veriyoruz. Ayrıca topluluklarımıza olumlu bir katkıda bulunmak da istiyoruz.

Geri dönüşüm

Uzun vadede sürdürülebilir bir döngüsel ekonomi hedefliyoruz ve aktif bir şekilde, ürünlerimizi daha kolay ayrılabilir hale getirerek kullandığımız malzemelerin yeniden kullanımını en üst düzeye çıkaracak şekilde tasarlıyoruz.

Ek olarak, uzun vadeli finansal planlama ve kendi kendini finanse etme gibi sorumlu ve ekonomik uygulamalara dikkat çekiyoruz. Piyasadaki diğer katılımcılara karşı adil davranmak, yasalar, şirket içi standartlar ile davranış kurallarıyla uyumluluk yaklaşımımızın ayrılmaz bir parçasıdır.

Malzemeler

Geri dönüştürülebilir ürünler üreterek, cihazlarımızda daha fazla yenilenebilir, geri dönüştürülmüş malzemeler kullanarak ve kullandığımız malzeme çeşitliliğini azaltarak iş faaliyetlerimizin çevresel etkisini minimum düzeye indirmek istiyoruz. Bunu yaparak, ürünü bir bütün halinde ele alıyoruz.



Kullanım

Son derece uzun ömürlü ve onarımı kolay, proaktif müşteri hizmetleriyle desteklenen birinci sınıf, enerji tasarruflu ürünler sunmaya devam ederek çevre üzerindeki etkimizi azaltıyoruz. Bunun yanı sıra gıda israfını azaltmaya yardımcı olan ürünler ve çözümler sunuyoruz. İlerleyen sayfalarda bu konuda daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Üretim

Tesislerimizin enerji gereksinimlerini azaltarak ve gitgide artan bir şekilde yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak çevre konusunda bilinçli bir şekilde üretim yapmak istiyoruz. Suyu sorumlu bir şekilde kullanarak, israfı minimum düzeye indirerek ve kirliliği önleyerek, sadece CO₂ emisyonlarıyla sınırlı kalmayacak şekilde çevre üzerindeki etkimizi azaltıyoruz.*



Liebherr ile gıda tasarrufu yapın

Her yıl tüm dünyada yaklaşık 931 milyon ton yiyecek çöpe atılıyor.¹ Tipik bir hane için bu yılda ortalama 113 kg'a karşılık geliyor.²

113 Kilograms²

Çöpe giden yiyecek miktarı, kategorilere göre şu oranlara sahiptir:²



50 %
taze meyve ve sebzeler



4 %
süt ürünleri



5 %
et ve balık



7 %
pişmiş ve hazır yiyecekler

Yiyecekler yalnızca kişisel ve finansal açıdan değil, çevresel açıdan da değerlidir.

Gıda üretimi aşağıdakilerden sorumludur³

25 %

tüm küresel sera gazı emisyonundaki payı ve

70 %

temiz su tüketimindeki payı.

¹ UEP Gıda İsrafı Endeksi Raporu (2024)

² Alman Federal Çevre Ajansı (2021).


Almanya'daki iki kişilik bir hane için

³ Our World in Data (2022)



Yenilikçi tazelik teknolojilerimiz ve dijital çözümlerimizle, israf ettiğiniz gıdayı son derece basit adımlarla azaltmanıza yardımcı olabiliriz.

Mükemmel gıda depolaması için ideal sıcaklığın yanı sıra optimum nem oranı da kritik bir öneme sahiptir. Liebherr olarak tam da bunu sağlamak için yenilikçi tazelik teknolojileri geliştirdik ve bunları yıldan yıla iyileştiriyoruz. Bu sayede yiyecekler, birkaç gün geçtikten sonra bile tazeliğini korurken vitaminlerini ve besleyiciliğini kaybetmez. Her bir taze yiyecek kategorisi için en uygun tazelik teknolojisini sunuyoruz:



DuoCooling

Easy
Fresh

+10 gün

+8 gün

+3 gün

+10 gün

Belirtilen gün karşılaştırmalarında normal
soğutucu bölümü referans alınmıştır.

Bio
Fresh

+11 gün

+12 gün

+40 gün

+40 gün

+48 gün

Fruit & Vegetable çekmecesi

Tazelik teknolojileri



EasyFresh – taze meyve ve sebzeler için ideal

Ambalajsız meyve ve sebzeler için en ideal ortamı sağlar. Soğutucu bölmesiyle aynı derecede bulunan çekmecede hava almadan saklandığında, örneğin marul gibi sebzeler yedi günden sonra bile tazeliğini ve gevrekliğini korur.



HydroBreeze ile BioFresh Professional: profesyonel soğutma

Soğuk buhar; meyve ve sebzeleri koruyucu bir katman gibi kaplayarak mükemmel tazeliği garanti ederken yapılarını iyileştirir. BioFresh Professional çekmecesindeki meyve ve sebzeler etkileyici bir tazelikte kalır.



DuoCooling – Yiyecekleriniz kurumaz

Tüm soğutucu-dondurucularımızda bulunan temel teknolojimiz. Tamamen ayrı çalışan iki soğutma devresi, soğutucu ve dondurucu bölmeleri arasında hava değişimi olmasının önüne geçer. Yiyecekler kurumaz ve koku yaymazlar.



BioFresh – çok yönlü teknolojimiz

Güvenilir BioFresh teknolojisi, meyve ve sebzeleri 0°C'nin çok az üzerinde, cihazın geri kalanından çok daha soğuk bir sıcaklıkta saklar. En ideal nem oranı ile meyve ve sebzeler, hava geçirmez Fruit & Vegetable çekmecesinde daha da uzun süre tazeliğini korur. Et, balık ve süt ürünleri, Meat & Dairy çekmecesinde ideal koşullarla saklanabilir.



Fish & Seafood çekmecesini ile BioFresh Professional – balıkçı tezgahından yeni yakalanmış bir balık tazeliğinde.

Balık ve deniz ürünleri gibi özellikle hassas yiyecekleri saklamak için en ideal koşullar dondurucu sıcaklıklar ve düşük nemdir. Dolayısıyla Fish & Seafood çekmecesinin sabit -2°C sıcaklığı, ürünlerin daha uzun süre tazeliğini ve tadını koruması için idealdir.



NoFrost – Buz çözmeye elveda

Otomatik buz çözme işlevi, dondurulmuş yiyeceklerin taze kalmasını sağlar. Artık manuel buz çözme sırasında dondurulmuş yiyeceğin geçici olarak dolapta bekletilmesine gerek yoktur. Sabit optimum dondurma seviyesi kesintiye uğramadan korunur.

Tazelik teknolojileri




Belirtilen gün karşılaştırmalarında normal soğutucu bölmesi referans alınmıştır.

Meat & Dairy çekmecesini

Liebherr ile maksimum verimlilik

Günün 24 saati boyunca çalıştıklarından, soğutucu ve dondurucuların en büyük çevresel etkisi, kullanım sırasında tükettikleri enerjidir. Tipik bir hane tarafından kullanılan elektriğin beşte birini oluştururlar.¹



Cihazlarımız gerçek anlamda çok yönlüdür. Ürün yelpazemizin tamamında sağlanan düşük enerji tüketimine ek olarak aynı zamanda etkileyici derecede düşük gürültü seviyeleri, gıda saklamak için bolca alan ve en iyi soğutma için akıllı sensör sistemleri de sunarlar.



Enerji tüketimi

Cihazlarımız, verimlilik derecelendirmelerinde en üst sıralarda yer alır ve bazıları en yüksek verimlilik sınıfının bile üzerinde performans sergiler. Bu sayede hem değerli çevresel kaynaklarımızı hem de bütçenizi korurlar.



Soğutma hacmi

Ekstra geniş çekmecelerden en küçük detaylara kadar, maksimum enerji verimliliğine rağmen soğutma hacminin tek bir litresinin bile israf edilmemesini sağlıyoruz.



Gürültü seviyesi

Mutfaklar yaşam alanımızda gitgide daha büyük bir yer kaplıyor. İşte bu yüzden yalnızca maksimum enerji verimliliğini değil, aynı zamanda belirgin ölçüde daha sessiz cihazlar üretmeyi hedefliyoruz.



Soğutma

Cihazlarımızda bulunan akıllı sensör sistemleri, soğutmayı sürekli olarak mevcut kullanıma göre uyarlayarak günlük kullanımı verimli ve ekonomik hale getirirken, haftalık alışveriş zamanı geldiğinde işin üstesinden başarıyla gelmenizi sağlar.

¹ Alman Federal Çevre Ajansı (2021). Almanya'daki tipik bir hane için.

Enerji verimliliği en yüksek A sınıfındaki cihazlardan %10 daha ekonomik*: Bu, bağımsız soğutucu-dondurucularımızın Liebherr'in kendi standartlarının bile üzerine çıktığı anlamına gelmektedir.

Şık BlackSteel kaplamalı bu ultra verimli soğutucu-dondurucu, şimdiye kadarki en enerji tasarruflu cihazlardan biridir. En arzu edilen özellikleri bünyesinde toplar: BioFresh çekmeceler yiyeceklerin daha uzun süre taze kalmasını sağlarken EasyTwist-Ice, içeceklerin mükemmel seviyede soğutulmasını garanti eder. Bunlara ek olarak cihaz, sadece 29 dB(A) gürültü seviyesiyle süper sessizdir.



← 60 →

A A
1 G

Ultra
Efficient
A -10%*

Ultra
Silent

29 dB(A)


CBNbsa10 575i-1 ○ Prime serisi

*2019/2016 sayılı Yönetmeliğe (AB) göre maksimum enerji verimliliği sınıfı A eşiği ile karşılaştırılmıştır (Temmuz 2023 itibarıyla).

**Vaadimiz: Dünya
çapında emsalsiz
enerji verimliliği.**



ICBa 5123 ◇ Plus serisi



CBNsda 775i ○ Prime serisi

◇ Plus serisi

○ Prime serisi

178



ICBa 5123
Dünyada ilk:
A sınıfı enerji verimliliğindeki
ilk tam entegre soğutucu-
dondurucu.



ICNb 5123
B sınıfı enerji verimliliğindeki
NoFrost özellikli ilk Liebherr
tam entegre soğutucu-
dondurucu.



IRBbi 5150
178 cm duvar boşluğu için
üretilen, B sınıfı enerji verim-
liliğindeki BioFresh özellikli
ilk tam entegre soğutucu.




ICBNbi 5153
B sınıfı enerji verimliliğindeki
0° teknolojisi ve NoFrost
özellikli ilk tam entegre
soğutucu-dondurucu.

En yüksek enerji verimliliği seviyesi.


CBNsda 775i solo soğutucu-dondurucu, en yüksek seviye olan A sınıfı enerji verimliliğini 75 cm'lik cömert genişlikle bir araya getirir. VarioTemp, NoFrost gibi çeşitli tazelik teknolojileri ve şimdiye kadarki en geniş BioFresh çekmecesini, rakipsiz düşük enerji tüketimiyle en iyi saklama koşullarını sunar. Uzun bir alışveriş listesine sahip çevre konusunda bilinçli aileler için idealdir.

EasyFresh özellikli CNSfa 7723 modeli de mevcuttur.



Ekstra geniş tazelik alanı

Solo soğutucu-dondurucularımızda bulunan şimdiye kadarki en büyük BioFresh çekmecemiz meyve ve sebzeyi, eti, balığı ve süt ürünlerini taze tutmak için bolca alan ve ideal koşullar sağlar. Ayrıca B sınıfı enerji verimliliği sayesinde, geniş saklama alanı ve düşük enerji maliyetiyle mükemmel bir kombinasyon sunar.





French door ve Large door formatında tazelik


Yeni ekstra geniş tam entegre kombinasyonlar gri iç yüzeylere ve yenilenmiş görsel tasarımlara sahiptir. Üstelik artık enerji verimliliği sınıfı E ile çok daha yüksek enerji verimliliği sunarlar.




Mutfak için yükseltme: Solo French door

Kapılar ve kenarlardaki fırçalanmış paslanmaz çelik detaylar, gri iç yüzey ve daha yüksek enerji verimliliği ile solo Frenchdoor 2024 serimiz artık çok daha çekici.






Barbekünüz için iyi bir eşlikçi.



Dış mekan soğutucusu OKes 1750, tıpkı sizin gibi açık hava yaşam tarzını sevdiğinden bir dış mekan mutfağı için mükemmel bir tercihtir.

En yüksek talepler için tasarlandı

Tam entegre soğutucu-dondurucu yelpazemizi genişletiyoruz. Aslında "yükseletiyoruz" da diyebiliriz. 194 cm yüksekliğindeki XL tam entegre soğutucu-dondurucular, yüksek kaliteli mutfak tasarımlarına kusursuz biçimde uyum sağlar ve her yönüyle kendine hayran bırakır: iki BioFresh çekmecesini, ilgili sınıftaki en yüksek enerji verimliliği ve zamana meydan okuyan şık tasarım. Pure, Plus ve Prime serimizdeki yeni XL tam entegre cihazları keşfedin: Herkes için mükemmel, en zorlu taleplere sahip olanlar için bile.



Yiyecek ve içecekler için optimize edilmiştir

Esnek iç kısım sayesinde; hem içecekler hem de ızgara sebzeler, soslar veya etler kusursuz şekilde saklanabilir. İç kısmın kurulumu, koyacağınız yiyeceklerin, şişe boyutlarının veya kapların yüksekliğine göre kolayca ayarlanabilir. Sıcaklık da +2°C ile +14°C arasında ayarlanabilir.

Artık barbekü sezonu daha uzun

Dış mekan soğutucusu, düşük sıcaklıklarda bile iyi performans gösterir. Hatta 2°C ile +35°C arasında seyreden sıcaklıklar cihazı hiçbir şekilde etkilemez. Sıcaklık +2°C'nin altına düşerse cihaz otomatik olarak kapanarak kendini korur.



Önemli olan içinde ne olduğudur.

İlk bakışta yeni FNa 6635, diğer Liebherr dondurucular gibi görünebilir ancak çok daha fazlası vardır. Optimum enerji verimliliği sunmanın yanı sıra çevre üzerinde en düşük etkiye sahip bir cihaz geliştirmek amacıyla her bir bileşen özenle seçildi.



Vakum ve volkanik kayalarla sürdürülebilir dondurmada çığır açtık.

Vakumlu perlit teknolojimiz, soğutma ve dondurmada dönüşüm yaratacak bir inovasyondur. BluRoX ile tanışın.



İç yüzey ve yalıtım köpüğü

Hem iç yüzey hem yalıtım köpüğü, organik kaynaklardan elde edilen malzemelerin yanı sıra geri dönüştürülmüş malzemeler içerir. Bu, aynı mükemmel yalıtım performansını korurken çevre üzerindeki etkinin azaltılmasına yardımcı olur.

Ürün ambalajı

Ambalajın çevresel ayak izi de taşıma sırasında güvenlikten ödün vermeksizin azaltılmıştır.



Yan paneller ve kapı

Kapı ve yan paneller %100 geri dönüştürülmüş çelikten yapılmıştır. Bunun üretimi geleneksel çeliğe kıyasla %80 daha az CO₂ emisyonu oluşturur.

Kapı lastiği

Kapı lastiği için kullanılan TPE optimum işlevsellik, dayanıklılık ve iyi düzeyde geri dönüştürülebilirliği bir araya getirir.

Öncü BluRoX teknolojimiz, ince öğütülmüş volkanik kaya olan perlit vakumlu yalıtımda kullanır. Bu teknoloji, aynı dış ölçülerle dondurma hacminde ciddi bir artışın yanı sıra rakipsiz enerji verimliliği sağlar. Geleneksel yalıtım yöntemlerinin aksine eşsiz ve patentli BluRoX teknolojisi, optimum termal iletkenlik sağlar ve bu da enerji tüketimini ciddi oranda azaltırken sürdürülebilir soğutmada yeni standartlar belirler.



FNb 505i ◊ Prime serisi



Kapısında BluRoX teknolojisi bulunan ilk hibrit model olmasının yanı sıra B enerji verimliliği sınıfındaki ilk NoFrost dondurucu (165 cm).



Kaydırma işlevli tazelik

Ergonomik çekmecelerimizin kullanımı son derece kolaydır. Özellikle kolay erişilebilir olmaları maksimum görünürlüğü garanti eder.



OpenStage çekmecelere sahip tam entegre soğutucularımız, daha yüksek kontrast sağlayan daha da kaliteli bir yüzey için BlackSteel iç kısım ile kaplanabilir.



BioFresh çekmecelerinizi açmayı dört gözle beklersiniz. Bunun tek sebebi içindeki taze yiyecekler değil, aynı zamanda kolaylıkla açılması ve otomatik olarak yavaşça kapanmasıdır. Teleskopik raylar sayesinde çekmece yavaşça size doğru kayar. Bunlar tam olarak uzadığından içindekileri en iyi şekilde görebilirsiniz.



Her şey net bir şekilde düzenli

VarioSafe çekmecemiz küçük gıda ürünlerini düzenlemesinin yanı sıra yükseklik ayarlama imkanı sunar. Tek yapmanız gereken VarioSafe'i soğutucu bölmesinde size en uygun yere yerleştirmektir.

Mutfağınızda şık bir market tezgahı görünümü elde edin

Üst sınıf şarküterilerdeki şık vitrinlerden ilham alan ödüllü OpenStage çekmeceleri, tüm yiyeceklerinizi tek bir bakışta görmenizi sağlar. Soğutucunun içindeki her şey maksimum en yüksek netlikle sergilenir ve bunlara ergonomik olarak kolayca erişilebilir. Kullanım kolaylığı ve tasarımda yeni standartlar belirliyoruz. Alt kısımdaki üç ekstra BioFresh çekmecesini, meyve ve sebzelerin yanı sıra et, balık ve süt ürünlerini saklamak için mükemmel iklim koşullarını sağlar.



Pratik GlassLine çekilebilir raflar ve tam uzatmalı çekilebilir bölme, yiyeceklerin güvenli ve optimum erişim sağlayacak şekilde saklanması sağlar. SoftTelescopic ile donatılmış çekilebilir bölmede, güvenli otomatik geri çekilme sistemi ve hassas SoftSystem mevcuttur.



URPd 365i ○ Prime serisi



reddot winner 2021

IRBPci 5170 △ Peak serisi

Soğuk içecekler için özel olarak tasarlandı

Liebherr sayesinde misafirleriniz asla mükemmel soğuklukta bir içecek içmeden ayrılmazlar. Entegre soğuk su kaynağı ve asla tükenmeyen buz stoğu bunu garanti eder. Sürekli ferahlık ve serinliğin kolay yolu.



En kalabalık partiler için bile yeterli buz: IceTower

Dondurucularımızda bulunan IceTower, 8 kg'a kadar buz küpü kapasiteli otomatik IceMaker ve diğer bir geniş bölme (örneğin, birkaç büyük boy pizzayı dik bir şekilde koyacak kadar) olmak üzere iki büyük bölmeyi bir araya getirerek yeni standartlar belirler. Daha da fazla kolaylık sağlamak için her iki bölme de teleskopik raylı bir çekilebilir rafa yerleştirilmiştir. Bu kadar fazla soğuk gıda ile uğraşırken ellerinizin üşümemesi için bir buz küreği koymayı da ihmal etmedik.



Kesintisiz buz tedariki: IceMaker

IceMaker her gün 130 adede kadar buz küpü üretir ve buzlar otomatik olarak iki çekmecede toplanır. MaxIce özelliğini etkinleştirerek beklediğinizden daha fazla misafir gelmesi durumunda buz küpü üretimini hızlandırmak bile mümkündür. IceMaker temiz su borusuna bağlanır. Tesisat bağlantısı yapılamıyorsa soğutucu bölümünde su haznesine sahip bir model de mevcuttur.



Ağır şişe kaldırmadan su pınarından buz gibi su

Her zaman bolca su içebilmeniz için InfinitySpring ile berrak, soğuk su kaynağını doğrudan mutfağınızın merkezine getiriyoruz. Böylelikle ağır kasalar ve plastik şişelerdeki sular mazi oluyor. Bu, hem sizin hem de çevremizin üzerindeki yükü biraz olsun azaltır. Basit ve sürdürülebilir.



Elinizin altında buz: EasyTwist-Ice

Buz küplerini hızlıca hazırlayın; tesisat bağlantısı gerektirmez. Hazneyi suyla doldurun, donmasını bekleyin ve bir bükme hareketiyle buz küplerini boşaltın. EasyTwist-Ice kolayca temizlenebilir ve Pure serimizdeki bağımsız cihazların birçoğunda bulunur. Ayrıca aksesuar olarak da kolayca eklenebilir.



CBNstd 579i Δ Peak serisi

NoFrost sayesinde buz çözmeye elveda



NoFrost otomatik buz çözme işlevi, dondurulmuş yiyeceklerin taze kalmasını garanti eder.

Artık manuel buz çözme sırasında dondurulmuş yiyeceğin geçici olarak dolapta bekletilmesine gerek yoktur çünkü yiyecekler dolaştırılan hava ile soğutulur ve ayrıca hava nemi de yönlendirilir. Bu da dondurucu bölümünde buzlanmayı engelleyerek yiyeceklerin buzla kaplanmasını önler. Sabit optimum dondurma seviyesi kesintiye uğramadan korunur.



Kapıyı art arda kolaylıkla açın: EasyOpen

Bu sorunla hiç karşılaştınız mı? Aldığınız ürünleri dondurucuya yerleştirdikten sonra bir şeyi dışarıda bıraktığınızı fark edersiniz ve kapıyı tekrar açmak için sertçe çekmeniz gerekir. Liebherr cihazlarında bu sorun yaşanmaz. EasyOpen sayesinde kapı art arda rahatlıkla ve kolaylıkla birçok kez açılabilir.

Soğutucu bölümü
(-2°C ila +9°C)Kiler bölümü
(+14°C)Dondurucu bölümü
(-18°C)


Soğutucu görevi de görebilen dondurucu bölmesiyle çok yönlü tazelik.

VarioTemp sayesinde, soğutucu-dondurucunuzun dondurucu bölümünün sıcaklığını -2°C ile +14°C arasında ayarlayabilirsiniz. Bu da bu alanı kalabalık davetlerde ekstra soğutma bölgesi olarak veya "şarap bölümü" olarak kullanmanıza olanak tanır. Dondurucu bölümüne ihtiyacınız yok mu? Soğutucu bölümünden bağımsız olarak kapatın ve hem enerjiden hem de paradan tasarruf edin.



Dış mekanda sıfırın altında saklamak büyük bir artıya dönüşüyor

Mutfağınızda veya evinizdeki diğer ısıtılan alanlarda dondurucuya yer yok mu? Size harika bir haberimiz var: FrostProtect ile tüm bileşenler, hangi yiyecekleri saklarsanız saklayın -15°C kadar düşük sıcaklıklara uygun tasarlanmıştır. Ortam sıcaklığının 0°C'nin altına düşmesi durumunda, dondurucularımız aynı verimlilikte çalışmayı sürdürerek aynı seviyede enerji tasarrufu sağlamaya ve dondurulmuş yiyeceklerinizi aynı derecede korumaya devam eder. Bu da onları bahçe kulübesi veya garaj gibi ısıtılmayan alanlara yerleştirmenize olanak tanıyarak daha önemli şeyler için size daha fazla alan kazandırır.



Olağanüstü tasarım. Ödüllerle kanıtlanmış.

Cihazlarımız, en prestijli tasarım jürilerini etkileyerek Alman Tasarım Ödülü, iF Ödülü ve Red Dot Tasarım Ödülü gibi önemli ödüllere layık görülmüştür. Minimalist Liebherr görünümü ve etkileyici ayrıntılar yiyecekleriniz için şık bir fon oluşturur.



XRfst 5295 △ Peak serisi



İşlerinizi hafifletir.

Liebherr cihazlar, SmartDevice uygulaması veya sesli komut üzerinden bir tıklatma sinyaline yanıt vererek otomatik olarak açıldığı için AutoDoor özelliğimiz, kulpsuz mutfak tasarımını kusursuz biçimde tamamlar.

Kapı, sadece otomatik olarak açılmaktan da daha fazlasını yapar, ayarları ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde yapılandırarak her yönden işlerinizi kolaylaştırır. Açılma açısı ve kapının otomatik olarak kapanmadan önce ne kadar açık kalacağı ayrı ayrı belirlenebilir. Tam entegre cihazlarımızı hala elle açıp kapatmayı tercih eden tüm kullanıcılarımız elbette bu konuda özgürdür.



Seçili modellerdeki otomatik kapı özelliğimizle ilgili daha fazla bilgi için şu adrese gidin: home.liebherr.com/autodoor

Tarzınızı ifade edin.



CBNbsd 578i ▲ Peak serisi

Göz alıcı, hem içi hem dışı:

BlackSteel iç kısma sahip cihazlarımız ortama uyum sağlarken dikkatleri üzerine çeker. Birinci sınıf siyah paslanmaz çelik iç ve dış kısım, Peak and Prime serisindeki tüm BlackSteel bağımsız cihazların yanı sıra seçili Peak tam entegre cihazlara kapıyı her açtığınızda etkileyeceğiniz seçkin ve göz alıcı bir görünüm kazandırır.



Girintili tutma yeri

Bu tutma yeri soğutucunun önünde çıkıntı oluşturmaz. Zarif girintili kapı, mutfığınızın şık, kulpsuz tasarımına mükemmel uyum sağlar.



Açma mekanizmalı kapı kolu

Kapı kolu, el hareketinize nazıkçe uyum sağlar ve bu sayede kapıyı açması daha da kolaydır.



Mükemmel uyum

InteriorFit tasarımı sayesinde bağımsız cihazlarımız, mutfığa zahmetsizce yerleşir ve yerden tasarruf sağlar; duvarlar veya etrafındaki mobilyalar ile yanıl havalandırma boşluğu bırakılmasını gerektirmezler. Sadece soğutucu kapısı mutfığınıza doğru uzanır. Geri kalan her şey görünmezdir.



Black Steel Interior

IRBbsci 5170 ▲ Peak serisi

En küçük ayrıntısına kadar olağanüstü

Yeni French door cihazlarımızı nasıl mı tanımlarız? Kelimenin en saf haliyle olağanüstü. Tazelik ve kalite için maksimum saklama alanıyla istediğiniz her şey bir arada.

Görsel açıdan, etkileyici soğutucu-dondurucular MoodLight, Water & Ice merkezi ve VarioTemp bölgesi gibi sofistike tasarım vurguları ve özelliklerine sahiptir. İster EasyFresh ister BioFresh ister HydroBreeze özellikli BioFresh Professional olsun, gardırop tipi kapılar ardında bolca alan mevcuttur. Patentli FlexDoorSystem sayesinde kapıları ayrı ayrı ve kolayca açabilirsiniz. Üstelik, bu kombine cihazlar iki model olarak sunulmaktadır: iki dondurucu çekmecesiyle gardırop tipi soğutucu bölmesi olarak veya soğutucuda iki kapı ve dondurucu bölümünde iki kapı şeklinde dört gardırop tipi kapıyla. Kısacası bu yeni gardırop tipi cihazlar için olağanüstü kelimesi az bile kalıyor.



↑
181
↓

← 91 →

MBsddi 9558 ◊ Prime serisi

MoodLight

Dolaylı aydınlatma konsepti, Water & Ice merkezine ve dondurucu çekmecelerinin girintili tutma yerlerine estetik bir şekilde dikkat çeker, ayrıca zevkinize göre kısılabılır.

Mood
Light

Water &
Ice
Centre

Vario
Temp
Zone

Flex
Door
System

Bio
Fresh
Professional

Hydro
Breeze

Glass &
Steel
Interior

No
Frost

Soft
System

Smart
Device



MBbsdi 9028 ◇ Plus serisi

Water & Ice Centre

Bio Fresh

Vario Temp Zone

Flex Door System

Glass & Steel Interior

No Frost

Soft System

Smart Device

**FlexDoorSystem**

Sessiz açma ve kapatma Patentli FlexDoorSystem ile gardırop tipi kapılar ayrı ayrı açılıp kapatılabilir. Kapılar kolayca açılır, güvenli şekilde kapanır ve %100 sıkı kapanma enerjiden tasarruf sağlar.

**Water & Ice merkezi**

Water & Ice merkezi günün 24 saati boyunca soğuk su, buz küpü ve parçalanmış buz sağlar. Pratik: Su sebilinin su hacmi, istediğiniz herhangi bir kap boyutuna göre ayrı ayrı ayarlanabilir.



**VarioTempZone**

Maksimum esneklik: VarioTempZone -18°C ile -10°C ve -2°C ile +5°C arasında net bir sıcaklığa ayarlanabilir, böylelikle gerektiğinde ekstra bir soğutma bölmesine dönüştürülebilir.

SmartSteel

BlackSteel

TerraSteel

**Yüzey seçenekleri**

Hangi malzemeyi seçerseniz seçin kesin olan tek bir şey var: Cihazınız göze son derece hoş görünecek.

Zarif mutfaklar için tasarlandı. En yüksek beklentileri karşılar.

SmartSteel



XRCst 5295
△ Peak serisi

BlackSteel



XRCsbs 5295
△ Peak serisi

↑
185
↓

←121→

Üst çekmecedde HydroBreeze özellikli geniş BioFresh Professional çekmeceler, IceMaker'lı geniş NoFrost dondurucu bölümü ve ayrı bir şarap saklama bölümü sayesinde yeni Side-by-Side soğutucu-dondurucularımız, mutfağınız için zarif bir tazelik merkezi hâline geliyor. Üstelik soğutucu bölümündeki InfinitySpring sayesinde, soğuk suyunuz her zaman hazır.

2
Zones

maks. 44

No
Frost

Ice
Maker

Bio
Fresh
Professional

Hydro
Breeze

Infinity
Spring

Glass &
Steel
Interior

XRCsbs 5295 △ Peak serisi

Duvar boşluğu yok mu?
Mutfak adasına ne dersiniz?
Her bir senaryo için kurulum
seçenekleri mevcuttur.

Planlaması kolay, kurulumu basit ve etkileyici derecede donanımlıdır: Yeni Liebherr tezgah altı cihazlar, artık 82-88 cm ve 86-92 cm aralığında yüksekliklerle sunulur, böylelikle herhangi bir çalışma tezgahının altına sığabilirler.

Alman mühendisliği sayesinde çok çeşitli modeller ve en yüksek kaliteyle bu soğutucu ve dondurucular, mutfak tasarımında daha da fazla esnekliğe olanak tanır. Çok sayıda akıllı iç mekan çözümü sayesinde soğutucular, dondurucular ve şarap dolapları alandan tasarruf konusunda mucizeler yaratır. Geniş model ve ekipman seçeneği çeşitliliğinin, her kullanıcının tam olarak aradığını bulmasını mümkün kılacağından şüphemiz yok.

82-88
↑
↓

86-92
↑
↓

82-88
↑
↓

86-92
↑
↓

2
Zones

No
Frost

Easy
Fresh

UWgbi 3682 Vinidor Selection

SUFNd 365i ○ Prime serisi

URc 375i ○ Prime serisi



Gerçek tatlara değer veriyoruz.

Şarap soğutucularımızı keşfedin ve koleksiyonunuzu mükemmel koşullar altında saklamak ve temperlemekle kalmayıp şarabın özünü nasıl koruyabileceğinizi öğrenin.



Maksimum haz için en üst kalite mühendislik.

Şarabın optimum koşullarda saklanması beş temel koşula dayanır. Bu koşulların karşılandığından emin olmak için Liebherr, yenilikçi teknik çözümler geliştirmiştir.

Sabit sıcaklıklar şarabın karakteristik tadını korur.



Temp Protect Plus

Liebherr şarap soğutucular çifte sıcaklık koruması için TempProtect Plus özelliğine sahiptir.

Doğru nem seviyesi mantarların yumuşak kalmasını sağlayarak şarabı korur.



Humidity Select

Humidity Control

HumiditySelect veya HumidityControl sayesinde, Liebherr şarap soğutuculardaki nem bağımsız olarak ayarlanabilir.

Ultraviyole ışının içeri alınmaması şarabı kötü bir şekilde yıllanmaktan korur.



UV Protect

UV Protect Plus

Liebherr'in cam kapılı modellerinde benzersiz iki veya üç katmanlı ultraviyole koruyucu sirlama bulunur.

Yabancı kokuların dışarıda tutulması şarabın tadını bozmalarını önler.



Fresh Air

Liebherr şarap soğutucularda bulunan FreshAir aktif karbon filtresi yabancı kokuları etkisiz hale getirir.

Titreşimlerin önlenmesi şarabın rahatsız edilmeden yıllanmasına olanak tanır.



Vibrate Safe

Liebherr şarap soğutucularda tamamen titreşim yalıtımlı bir soğutma sistemi bulunur.



SommelierBoard

Yeni şarap temperleme dolaplarımızın en göz alıcı özelliklerinden. Tortudan arındırma işlemi için ihtiyacınız olan her şeyi sergileyecek yeterli alan mevcuttur. Doğal kayın ağacından yapılmış yüksek kaliteli raf; paslanmaz çelik şişe sunumuğu, tortudan arındırma gereçleri için ahşap bir kutu ve daha da keyifli bir deneyim için şarap kadehi soğutma alanına sahiptir.



LightTower

Yeni şarap temperleme dolaplarımızda: Her iki tarafta bulunan ışıklar eşsiz bir ambiyans yaratırken şarapları en iyi şekilde gösterir. Öne çıkan bir diğer özellik, kapı kapalıyken bile şarapları gösterişli bir şekilde sergileyen ayarlanabilir sunum ışığıdır.



Girintili dikey tutma yeri

Vinidor Selection serisindeki tüm modeller en alta kadar uzanan girintili dikey tutma yerine sahiptir ve tüm açılardan ergonomik ve konforlu bir şekilde açılabilirler. Optik olarak gizlenmiş tutma yerine sahip modeller, kulpsuz mutfak ve oturma-yemek odası tasarımlarına özellikle uyum sağlar.




FlexFit ahşap raflar

Hemen hemen her boyuta ve şekle sahip şarap şişeleri burada güvenle saklanabilir: Çıkarılabilir ahşap çubuklar çerçevede ayrı ayrı konumlandırılabilir.



Ayrıntılı model açıklamalarıyla birlikte şarap saklama üzerine ve şarap soğutucularımızla ilgili daha fazla bilgiyi bir Liebherr uzman bayisinden veya web sitesinden edinebileceğiniz özel şarap broşürümüzde bulabilirsiniz: home.liebherr.com/wine



3
Zones

Sommelier
Board

Light
Tower

Flex
Fit

Humidity
Select

Soft
System

Smart
Device



WPgbi 5283 Vinidor Selection

2
Zones

Hassas bir şekilde +5°C ile +20°C arasında bir dereceye ayarlanabilen iki veya üç ayrı sıcaklık bölgesine sahip şarap temperleme dolaplarımız, maksimum düzeyde çok yönlü kullanım sunar. Bu da kırmızı şarap, beyaz şarap ve şampanyaların tümünün aynı anda ve ideal bir sıcaklıkta, üç sıcaklık bölgesine sahip tek bir cihazda saklanmasına olanak tanır.

3
Zones

Şarapların uzun süreli saklanması için ise Vinidor Selection serisindeki cihazlar alt kısımda StorageZone bölmesine sahiptir. Farklı boyutlardaki sıcaklık bölgeleri ve tam esneklik sağlayan sıcaklık ayarlarıyla bu cihazlar, her şarap koleksiyonu için mükemmel seçimdir.



WPbli 5231 GrandCru Selection

1
Zone

1
Zone

Humidity
Control

Light
Column

UV
Protect
Plus

Smart
Device

Bir şarap mahzeninin sağladığı koşulları sağlar. Bu cihazların iç kısmı genelinde sıcaklık sabit tutulur. Sıcaklık, +5°C ile +20°C arasında gerektiği şekilde ayarlanabilir. Soğutucu şarap saklama dolapları, saklama ve yıllandırma amacıyla çok sayıda şişeyi almak için özel olarak tasarlanmıştır ancak aynı zamanda daha büyük bir şarap stoğunu içmeye uygun sıcaklıkta da tutabilirler.

Alanla ilgili nedenlerden dolayı, sadece en önemli ayırt edici özellikler belirtilir. Ayrıntılı model açıklamaları ve tam boyutlar şu adreste bulunabilir: home.liebherr.com



Nem kontrolü

HumiditySelect sayesinde GrandCru modellerinin nemi, nem alma ve nem oranını artırma olmak üzere iki kademedeyi ayarlanabilir. GrandCru Selection modelleri HumidityControl özelliğine sahiptir. Bu işlem, nemi %50 – 80 bağıl nem aralığında* gerektiği gibi ayarlanmasına olanak tanır. Değerin %50 bağıl nemi altına düşmesi durumunda cihaz bunu gösterir.



Maksimum şişe kapasitesi için ağız ağıza yerleştirme

Liebherr soğutucu şarap saklama dolabı, genişleyen şarap koleksiyonlarını düzenlemeyi de kolay hale getirir. Kapasite-sinden tam anlamıyla yararlanmak amacıyla iç kısım, şarap şişelerinizi ahşap raflarda ağız ağıza yerleştirilebileceğiniz şekilde tasarlanmıştır. Bu, sürekli olarak büyüyen bir şarap koleksiyonu için bile bolca yer bulunduğu anlamına gelir.

*Ev ortamlarındaki sıcaklıklarda. Bodrum katı gibi çok kuru/soğuk ortamlar için sistemi desteklemek üzere aksesuar yelpazemizdeki özelleştirilmiş su tepsisini öneriyoruz.



Tek taraflı LightColumn

Cam kapılı cihazınızın en üstünden altına kadar uzanan LED LightColumn aydınlatma, şaraplarınızın mükemmel görünmesini sağlar. GrandCru Selection soğutucu şarap saklama dolabınızın içini eşit bir şekilde aydınlatır. Öne çıkan özelliklerden biri, kapı kapalıyken bile şaraplarınızı gösterişli bir şekilde sergileyen ayarlanabilir sunum ışığıdır.



FreshAir aktif karbon filtresi

Tüm Liebherr soğutucu şarap saklama dolapları, şaraplarınızın en iyi hava kalitesi koşullarında yıllanması için şarabı tüm kokulardan güvenilir bir şekilde koruyan aktif karbon filtresiyle donatılmıştır. Bu sayede şaraplarınız karakteristik kokularını kaybetmez. Liebherr cihazınız, bunu garanti altına almak amacıyla her altı ayda bir filtreyi değiştirmeniz için hatırlatmada bulunur. Filtreyi kendiniz kolayca değiştirebilirsiniz.

Soğutucu ve dondurucu cihazlara genel bakış



IRBbsci 5170 △ Peak serisi | EWTgb 3583 Vinidor | SIFNbsdi 5188 △ Peak serisi

Ayrıntılı ürün açıklamalarıyla birlikte Liebherr solo ve ankastr e cihaz yelpazesinin tamamını, Liebherr uzman bayilerinin de yer aldığı web sitemizde bulabilirsiniz: home.liebherr.com

Solo cihazlar

MBsddi 9558 ◊ Prime serisi



CBNste 8872



MBsddi 9558



MBbsdi 9028

Model / seri	EEC	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Bio Fresh	Easy Fresh	No Frost	Vario Temp Zone	Mood Light	Soft System	Water & Ice Centre	Ice Maker	Easy Twist Ice	Infinity Spring
--------------	-----	------------------------	--------------	-----------	------------	----------	-----------------	------------	-------------	--------------------	-----------	----------------	-----------------

Gardirop tipi soğutucu-dondurucular

203 ↑ 181 ↓	← 91 →	CBNste 8872*											
181 ↑ 185 ↓	← 91 →	MBsddi 9558** Prime		■	■		■	■	■	■			
2 çekmeceli		MBsddi 9556** Prime		■	■		■		■	■	■		■
		MBbsdi 9556** Prime		■	■		■		■	■	■		■
		MBsddi 9528** Plus				■	■	■		■			
		MBbsdi 9528** Plus				■	■	■		■			
		MBtsdi 9528** Plus				■	■	■		■			
		MBsddi 9524** Plus				■	■	■			■		
4 kapaklı		MBsddi 9058** Prime		■	■		■	■		■			
		MBsddi 9028** Plus				■	■	■		■			
		MBbsdi 9028** Plus				■	■	■		■			
		MBsddi 9024** Plus				■	■	■			■		
		MBbsdi 9024** Plus				■	■	■			■		
		MBtsdi 9024** Plus				■	■	■			■		
		Msdd 9012** Pure					■	■	■			■	

TR

Modellere genel bakış – Solo cihazlar



XRCst 5295



XRFbs 5295



XRFsf 5245

Model / seri	EEC	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	No Frost	Soft System	Ice Maker	Infinity Spring	Smart Device	Wine
--------------	-----	------------------------	--------------	----------	-------------	-----------	-----------------	--------------	------

BioFresh Professional / Wine özellikli Side-by-Side soğutucu-dondurucular

← 121 → ← 123 → ↑ 185 ↓	XRCbs 5295 ¹ Peak					■	■	■		■	■
	SWNbsd 529i					■	■	■		■	■
	SRBbsc 529i		■	■		■		■		■	
	XRCst 5295 ¹ Peak					■	■	■		■	■
	SWNstd 529i					■	■	■		■	■
	SRBstc 529i		■	■		■		■		■	

Model / seri	EEC	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Easy Fresh	No Frost	Soft System	Ice Tower	Ice Maker	Infinity Spring	Smart Device	Smart Device ready
--------------	-----	------------------------	--------------	----------------	-----------	------------	----------	-------------	-----------	-----------	-----------------	--------------	--------------------

BioFresh Professional / BioFresh özellikli Side-by-Side soğutucu-dondurucular

← 121 → ← 123 → ↑ 185 ↓	XRFbs 5295 ¹ Peak						■	■	■	■		■	
	SFNbsd 529i						■	■	■	■		■	
	SRBbsc 529i		■	■				■		■	■	■	
	XRFst 5295 ¹ Peak						■	■	■	■		■	
	SFNstd 529i						■	■	■	■		■	
	SRBstc 529i		■	■				■		■	■	■	
	XRCsd 5255 ¹ Prime				■		■	■		■		■	
	SBNsdd 526i				■		■	■		■		■	
	SRsdc 525i					■		■		■		■	
	XRFsd 5265 ¹ Prime						■	■	■	■		■	
	SFNsdd 526i						■	■	■	■		■	
	SRBsdd 526i		■	■				■		■		■	
	XRFsf 5245 ² Plus						■	■	■	■		■	■
	SFNsfd 5247						■	■	■	■		■	■
	SRBsfc 5220				■			■		■		■	■

Anahtar kulp çözümleri

¹ Açılma mekanizmalı kulp
² Girintili kulp

Cihaz malzemesinin önemli özellikleri:

_st SmartSteel
_sd SmartSteel kapı
_bs BlackSteel
_bd BlackSteel kapı
_ts TerraSteel
_sf SteelFinish
_ Beyaz

Tüm verimlilik derecelendirmelerini sayfa 58'de bulabilirsiniz. (AB) 2017/1369 6a uyarınca.



XCCsd 5250



XRFbd 5220



XRF 5220



CBNbsc 778i



CBNstb 579i



CBNsda 5223

Model / seri	EEC	Easy Fresh	No Frost	Soft System	Smart Device	Smart Device ready
--------------	-----	------------	----------	-------------	--------------	--------------------



EasyFresh özellikli Side-by-Side soğutucu-dondurucular

← 121 → ¹ ← 123 → ² 185	XCCsd 5250¹ Prime					
	SCNsdc 525i		■	■	■	■
	SCNsdc 525i		■	■	■	■
	XRFsd 5230¹ Plus					
	SFNsdd 5237			■		■
	SRsdd 5230		■			■
	XRFbd 5220² Plus					
	SFNbdd 5227			■		■
	SRbdd 5220		■			■
	XRFsd 5220² Plus					
	SFNsdd 5227			■		■
	SRsdd 5220		■			■
	XRFsf 5220² Plus					
	SFNsfd 5227			■		■
	SRsfd 5220		■			■
	XRF 5220² Plus					
	SFNd 5227			■		■
	SRd 5220		■			■

TR

Anahtar kulp çözümleri

¹ Açılma mekanizmalı kulp² Girintili kulp

Cihaz malzemesinin önemli özellikleri:

_st SmartSteel
 _sd SmartSteel kapı
 _bs BlackSteel
 _bd BlackSteel kapı
 _ts TerraSteel
 _sf SteelFinish
 _ Beyaz

Model / seri	EEC	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	No Frost	Soft System	Ice Maker	Easy Twist Ice	Infinity Spring	Smart Device	Smart Device ready
--------------	-----	------------------------	--------------	----------------	-----------	----------	-------------	-----------	----------------	-----------------	--------------	--------------------



BioFresh Professional / BioFresh özellikli soğutucu-dondurucular

202 186 202	← 75 →	CBNbsc 778i	Peak		■	■	■		■	■		■	
		CBNsda 775i	Prime					■	■	■		■	
186 202	← 75 →	CBNsdc 765i	Prime					■	■	■	■	■	
	← 60 →	CBNstb 579i	Peak		■	■			■	■	■	■	
		CBNbsa10 575i	Prime					■	■	■		■	
		CBNsda 575i	Prime					■	■	■		■	
		CBNbsa 575i	Prime					■	■	■		■	
		CBNsdc 573i	Plus					■	■			■	
		CBNbdc 573i	Plus					■	■			■	
		CBNsda 572i	Plus					■	■		■	■	
		CBNbda 572i	Plus					■	■		■	■	
		CBNc 5723	Plus					■	■		■		■
186 202	← 60 →	CBNsda 5223	Plus					■	■		■		■
		CBNbda 5223	Plus					■	■		■		■
		CBNsfc 5223	Plus					■	■		■		■
		CBNc 5223	Plus					■	■		■		■

TR



CNsdd 776i



CNc 5724



CNbdb 5223

Model / seri	EEC	Easy Fresh	No Frost	Soft System	Ice Maker	Ice Maker Water tank	Easy Twist Ice	Infinity Spring	Smart Device	Smart Device ready
--------------	-----	------------	----------	-------------	-----------	----------------------	----------------	-----------------	--------------	--------------------

EasyFresh özellikli soğutucu-dondurucular

202 ↑ ↓	↔ 75 ↔	CNsdd 776i	Prime		■	■	■	■			■	
		CNsdd 775i	Prime		■	■	■		■		■	
		CNsfa 7723	Plus		■	■						■
		CNsfd 7723	Plus		■	■			■			■
		CNd 7723	Plus		■	■			■			■
202 ↑ ↓	↔ 60 ↔	CNsfc 574i	Plus		■	■		■			■	
		CNc 5724	Plus		■	■		■				■
		CNsfd 5704	Pure		■	■						■
		CNd 5704	Pure		■	■						■
		CNsdb 5223	Plus		■	■			■			■
186 ↑ ↓	↔ 60 ↔	CNbdb 5223	Plus		■	■			■			■
		CNsdc 5203	Pure		■	■						■
		CNc 5203	Pure		■	■						■
		CNsfc 5023	Plus		■	■						■
		CNc 5023	Plus		■	■						■
166 ↑ ↓	↔ 60 ↔											

TR



RBbsc 528i



RBc 5220



RBa30 425i

Model / seri	EEC	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Smart Frost	Soft System	Smart Device	Smart Device ready
--------------	-----	------------------------	--------------	----------------	-----------	-------------	-------------	--------------	--------------------

BioFresh Professional / BioFresh özellikli soğutucular

186 ↑ ↓	↔ 60 ↔	RBbsc 528i	Peak		■	■	■			■	■
		RBbsb 525i	Prime					■		■	■
		RBsdc 525i	Prime					■		■	■
		RBsfc 5220	Plus					■			■
		RBc 5220	Plus					■			■
126 ↑ ↓	↔ 60 ↔	RBsfd 5221	Plus					■	■ *		■
		RBa30 425i	Prime					■		■	

* 4* dondurucu bölmesi ile



Rd 5000



Rsfd 4600



Rd 4200

Model / seri	EEC	Easy Fresh	Smart Device ready
--------------	-----	------------	--------------------

EasyFresh özellikli soğutucular

166 ↑ ↓	↔ 60 ↔	Rd 5000	Pure		■		■
		Rsfd 4600	Pure		■		■
146 ↑ ↓	↔ 60 ↔	Rd 4600	Pure		■		■
		Rd 4200	Pure		■		■

TR

Cihaz malzemesinin önemli özellikleri:

_st SmartSteel
 _sd SmartSteel kapı
 _bs BlackSteel
 _bd BlackSteel kapı
 _ts TerraSteel
 _sf SteelFinish
 _ Beyaz



Rsdci 1620



Rc 1401



OKes 1750



Fnc 727i



FNa 6625



FNb 505i


Model / seri	EEC	Easy Fresh	Smart Frost	Door Stop	Smart Device	Outdoor
--------------	-----	------------	-------------	-----------	--------------	---------

Tezgah altı soğutucular

85	↔ 60 ↔	Rsdci 1620	Plus		■		■	■	
		Rsdci 1621	Plus		■	■ *		■	
		Rci 1620	Plus		■		■	■	
		Rci 1621	Plus		■	■ *		■	
85	↔ 55 ↔	Rc 1400	Pure				■		
		Rc 1401	Pure			■ *			
85	↔ 50 ↔	Rd 1200	Pure				■		
		Rd 1201	Pure			■ *			
68	↔ 55 ↔	Re 1000	Pure				■		
82	↔ 60 ↔	OKes 1750							■

* 4* dondurucu bölgesi ile

TR

Elektrikli aletler için geçerli
AB enerji etiketi

1. Ürünü AB veritabanı EPREL'de (Avrupa Enerji Etiketlemesi Ürün Veritabanı) tanımlamak için QR Kodu.
2. Ürünün AB veritabanı EPREL'de manuel olarak tanımlanması (ör. ürün numarası kullanılarak) için model tanımlayıcısı.
3. A ile G arasındaki yeni verimlilik ölçeği. Ancak "G" sınıfı yalnızca şarap soğutuculara yöneliktir.
4. Tüm dondurucu bölmelerinin toplam hacmi*.
5. Tüm soğuk saklama ve soğutucu bölmelerinin toplam hacmi*.
6. Gürültü seviyesi artık "A" ile "D" arasında sınıflandırılmaktadır.

* "Hacim" terimi, geçerli 2019/2016 sayılı Yönetmelik (AB) kapsamında tanımlanmıştır.

Cihaz malzemesinin önemli özellikleri:

_st SmartSteel
_sd SmartSteel kapı
_bs BlackSteel
_bd BlackSteel kapı
_ts TerraSteel
_sf SteelFinish
_ Beyaz

Model / seri	EEC	No Frost	Telescopic Rails	Easy Open	Frost Protect	Easy Twist Ice	LED	Smart Device	Smart Device ready
--------------	-----	----------	------------------	-----------	---------------	----------------	-----	--------------	--------------------



NoFrost özellikli dondurucular

186	↔ 70 ↔	Fnc 727i	Peak		■	■	■	■	■	■	
		Fnc 7227	Plus		■		■	■			■
166	↔ 70 ↔	Fnd 7026	Plus		■		■	■			■
146	↔ 70 ↔	FNa 6635	Plus		■		■	■			■
		FNa 6625	Plus		■		■	■			■
		Fnd 6625	Plus		■		■	■			■
186	↔ 60 ↔	Fnc 527i	Peak		■	■	■	■	■	■	
		Fnd 525i	Prime		■		■	■	■	■	
		Fnd 522i	Plus		■		■	■		■	
		Fne 5207	Pure		■		■	■			■
166	↔ 60 ↔	Fnc 507i	Peak		■	■	■	■	■	■	
		FNb 505i	Prime		■		■	■	■	■	
		Fnd 505i	Prime		■		■	■	■	■	
		Fnd 5026	Plus		■		■	■			■
		Fne 5006	Pure		■		■	■			■
146	↔ 60 ↔	Fnc 467i	Peak		■	■	■	■	■	■	
		FNb 465i	Prime		■		■	■	■	■	
		Fnd 465i	Prime		■		■	■	■	■	
		Fnc 4625	Plus		■		■	■			■
		Fne 4605	Pure		■		■	■			■
126	↔ 60 ↔	FNb 425i	Prime		■		■	■	■	■	
		Fnd 4224	Plus		■		■	■			■
		Fne 4204	Pure		■		■	■			■

TR

Modellere genel bakış – Solo cihazlar



FNSddi 1624



FNe 1404



Fe 1003

Model / seri	EEC	No Frost	Smart Frost	Frost Protect	LED	Smart Device
Tezgah altı dondurucular						
85 ↑ ↔ 60 ↔ ↓	FNSddi 1624	Plus		■		■
	FNdi 1624	Plus		■		■
85 ↑ ↔ 55 ↔ ↓	FNe 1404	Pure		■	■	
	Fc 1404	Pure		■	■	
68 ↑ ↔ 55 ↔ ↓	Fe 1003	Pure		■	■	



CFd 2505



CFd 2085



CFc 1875

Model / seri	EEC	Stop Frost	Super Frost	Soft System	Frost Protect	LED
Sandık tipi dondurucular						
83 ↑ ↔ 168 ↔ ↓	CFd 2505	Plus		■	■	■
	CFe 2500	Pure		■	■	■
83 ↑ ↔ 126 ↔ ↓	CFd 2085	Plus		■	■	■
	CFe 2080	Pure		■	■	■
83 ↑ ↔ 105 ↔ ↓	CFc 1875	Plus		■	■	■
	CFe 1870	Pure		■	■	■

Cihaz malzemesinin önemli özellikleri:

_st SmartSteel
_sd SmartSteel kapı
_bs BlackSteel
_bd BlackSteel kapı
_ts TerraSteel
_sf SteelFinish
_ Beyaz

Alanta ilgili nedenlerden dolayı, sadece en önemli ayırt edici özellikler belirtilir. Detaylı model açıklamalarına ve kesin boyutlara home.liebherr.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Ankastre cihazlar

Size özel tazelik merkezi

Liebherr ankastre cihazınızı tazelik ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde tam esneklikle birleştirin. Modellerin çoğu, kişisel bir tazelik merkezi oluşturmak için dikey ve /veya yatay olarak birleştirilebilir ve tüm depolama ihtiyaçlarınız için mükemmel çözümleri sunar.

Liebherr Side-by-Side konseptiyle ilgili bilgi almak için Liebherr bayinize veya mutfak uzmanınıza danışın.

Side
by
Side

SIFNdı 5188 Δ Peak serisi | EWTdf 3553 Vinidor | IRBci 5180 Δ Peak serisi



ECBNe 8872



ECBNe 8870



ECBNe 7870

Model / seri	EEC	Bio Fresh	No Frost	Soft System	Ice Maker
BioFresh özellikli gardırop tipi / geniş kapılı entegre soğutucu-dondurucular					
203 ↑ ↔ 91,5 ↔ ↓	ECBNe 8872		■	■	■
	ECBNe 8870		■	■	■
	ECBNe 8871		■	■	■
203 ↑ ↔ 76,2 ↔ ↓	ECBNe 7870		■	■	■
	ECBNe 7871		■	■	■

Liebherr cihazları tipik olarak sağdan menteşeli kapı ile teslim edilir (değiştirilebilir).

Kapı menteşesinin değiştirilemediği modeller için, listede soldan menteşeli modeller belirtilmiştir.

Tüm verimlilik derecelendirmelerini sayfa 58'de bulabilirsiniz. (AB) 2017/1369 6a uyarınca.



ICBNci 5663



ICBNbsci 5173



ICNd 5603



IRBac 5190



IRBbsci 5171



IRBdi 4851

Model / seri	EEC	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Bio Fresh	Easy Fresh	No Frost	Smart Frost	Soft System	Ice Maker	Ice Maker Water tank	Infinity Spring	Smart Device	Smart Device ready
--------------	-----	------------------------	--------------	-----------	------------	----------	-------------	-------------	-----------	----------------------	-----------------	--------------	--------------------

BioFresh Professional / BioFresh özellikli ankastre soğutucu-dondurucular

194	→ 56-57 →	ICBNci 5663	Prime										
		ICBNci 5623	Plus										
		ICBNSd 5623**	Plus										
178	→ 56-57 →	ICBNci 5183	Peak										
		ICBNbsci 5173	Peak										
		ICBNdi 5163	Prime										
		ICBNbi 5153	Prime										
		ICBNdi 5123	Plus										
		ICBNSd 5123**	Plus										
		ICBa 5123	Plus										

EasyFresh özellikli ankastre soğutucu-dondurucular

194	→ 56-57 →	ICNd 5603	Pure										
		ICNSd 5603**	Pure										
178	→ 56-57 →	ICNbsci 5173	Peak										
		SICNdi 5153	Prime										
		ICNd 5133	Plus										
		ICNb 5123	Plus										
		ICNd 5123	Plus										
		ICNSd 5123**	Plus										
		ICNci 5103	Pure										
		ICNSd 5103**	Pure										
		ICNSe 5103**	Pure										

TR

Model / seri	EEC	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Bio Fresh	Easy Fresh	Smart Frost	Soft System	Auto Door	Infinity Spring	Smart Device	Smart Device ready
--------------	-----	------------------------	--------------	-----------	------------	-------------	-------------	-----------	-----------------	--------------	--------------------

BioFresh Professional / BioFresh özellikli ankastre soğutucular

178	→ 56-57 →	IRBac 5190-001	Peak										
		IRBac 5190-617	Peak										
		IRBac 5171-001	Peak										
		IRBac 5171-617	Peak										
		IRBci 5180	Peak										
		IRBPci 5170	Peak										
		IRBbsci 5170	Peak										
		IRBbsci 5171	Peak										
		IRBci 5170	Peak										
		IRBbi 5150	Prime										
		IRBbi 5151	Prime										
		IRCBi 5121	Plus										
		IRBd 5120	Plus										
		IRBd 5121	Plus										
		IRBSd 5120**	Plus										
		IRBSd 5121**	Plus										
158	→ 56-57 →	IRBdi 4851	Prime										
140	→ 56-57 →	IRBbsbi 4570	Peak										
		IRBci 4571	Peak										
		IRBci 4550	Prime										
		IRBc 4520	Plus										
		IRBc 4521	Plus										
122	→ 56-57 →	IRBbsbi 4170	Peak										
		IRBbi 4170	Peak										
		IRBbi 4171	Peak										
		IRBci 4150	Prime										
		IRBci 4151	Prime										

* 4* dondurucu bölümü ile

Liebherr cihazları tipik olarak sağdan menteşeli kapı ile teslim edilir (değiştirilebilir).

Kapı menteşesinin değiştirilemediği modeller için, listede soldan menteşeli modeller belirtilmiştir.

TR



IRBc 4120



IRCe 5121



IRd 4020

Model / seri	EEC	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Bio Fresh	Easy Fresh	Smart Frost	Soft System	Auto Door	Infinity Spring	Smart Device	Smart Device ready
--------------	-----	------------------------	--------------	-----------	------------	-------------	-------------	-----------	-----------------	--------------	--------------------

BioFresh Professional / BioFresh özellikli ankastre soğutucular

122	↔ 56-57 →	IRBc 4120	Plus				■			■	
		IRBc 4121	Plus				■	■*	■		■
		IRBSd 4120**	Plus				■				■
102	↔ 56-57 →	IRBbi 4050	Prime				■		■	■	
		IRBc 4020	Plus				■		■		■

EasyFresh özellikli ankastre soğutucular

178	↔ 56-57 →	IRCe 5121	Plus					■	■*	■			■
		IRd 5100	Pure					■					■
		IRd 5101	Pure					■	■*				■
140	↔ 56-57 →	IRd 4520	Plus					■		■			■
		IRd 4521	Plus					■	■*	■			■
122	↔ 56-57 →	IRc 4120	Plus					■		■			■
		IRc 4121	Plus					■	■*	■			■
		IRd 4100	Pure					■					■
		IRd 4101	Pure					■	■*				■
		IRSe 4100**	Pure					■					■
		IRSe 4101**	Pure					■	■*				■
102	↔ 56-57 →	IRd 4020	Plus					■		■			■
		IRd 4021	Plus					■	■*	■			■
		IRd 4000	Pure					■					■
88	↔ 56-57 →	IRci 3950	Prime					■		■		■	
		IRbi 3951	Prime					■	■*	■		■	
		IRc 3920	Plus					■		■			■
		IRc 3921	Plus					■	■*	■			■
		IRd 3900	Pure					■					■
		IRd 3901	Pure					■	■*				■
		IRSe 3900**	Pure					■					■
		IRSe 3901**	Pure					■	■*				■

* 4* dondurucu bölmesi ile

** kapak üzerinde kapak kurulumu yerine kayar kapaklı Alana ilgili nedenlerden dolayı, sadece en önemli ayırt edici özellikler belirtilir. Detaylı model açıklamalarına ve kesin boyutlara home.liebherr.com adresinden ulaşabilirsiniz.



DRe 4101



DRe 3900



DRe 3901

Model / seri	EEC	Easy Fresh	Smart Frost	Soft System	Smart Device	Smart Device ready
--------------	-----	------------	-------------	-------------	--------------	--------------------

EasyFresh özellikli hazır panel soğutucular

122	↔ 56-57 →	DRe 4101***	Pure			■		■*				■
88	↔ 56-57 →	DRe 3900***	Pure			■						■
		DRe 3901***	Pure			■		■*				■

* 4* dondurucu bölmesi ile



SIFNAd 5188



SIFNdi 4556



SIFNci 3954

Model / seri	EEC	No Frost	Smart Frost	Soft System	Ice Maker	Ice Tower	Auto Door	LED	Smart Device	Smart Device ready
--------------	-----	----------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----	--------------	--------------------

Ankastre dondurucular

178	↔ 56-57 →	SIFNAd 5188-001	Peak				■		■	■	■	■	
		SIFNAd 5188-617	Peak				■		■	■	■	■	
		SIFNbsdi 5188	Peak				■		■	■	■	■	
		SIFNdi 5188	Peak				■		■	■	■	■	
		SIFNdi 5178	Peak				■		■	■	■	■	
		SIFNe 5128	Plus				■		■	■	■	■	
		SIFNSe 5128**	Plus				■		■	■	■	■	
		SIFNe 5108	Pure				■		■	■	■	■	
140	↔ 56-57 →	SIFNdi 4556	Prime				■		■	■	■	■	
122	↔ 56-57 →	SIFNdi 4155	Prime				■		■	■	■	■	
88	↔ 56-57 →	SIFNci 3954	Prime				■		■	■	■	■	
		IFNci 3954	Prime				■		■	■	■	■	
		IFNd 3924	Plus				■		■	■	■	■	
72	↔ 56-57 →	IFNbi 3553	Prime				■		■	■	■	■	
		IFNd 3503	Pure				■		■	■	■	■	

Liebherr cihazları tipik olarak sağdan menteşeli kapı ile teslim edilir (değiştirilebilir).

Kapı menteşesinin değiştirilemediği modeller için, listede soldan menteşeli modeller belirtilmiştir.

*** panel hazır çerçeve
Tüm verimlilik derecelendirmelerini sayfa 58'de bulabilirsiniz. (AB) 2017/1369 6a uyarınca.



SUBa30 375i



URPd 365i



DURd 3601

Model / seri	EEC	Bio Fresh	Easy Fresh	Smart Frost	Soft System	Smart Device
--------------	-----	-----------	------------	-------------	-------------	--------------

Tezgah altı soğutucular

86-92 ↑ ↓	-- 60 --	SUBa30 375i	Prime	A-30%	A					
		URPc 375i	Prime	C	A					
		URc 375i	Prime	C	A					
		URc 3700	Pure	C	A					
82-88 ↑ ↓	-- 60 --	URc 3701	Pure	C	A					
		URPd 365i	Prime	D	A					
		URd 365i	Prime	D	A					
		URd 3600	Pure	D	A					
		URd 3601	Pure	D	A					
		DURd 3600***	Pure	D	A					
		DURd 3601***	Pure	D	A					

* 4* dondurucu bölgesi ile



SUFNc 375i



SUFNd 365i



SDUFd 3603

Model / seri	EEC	No Frost	Smart Frost	Soft System	LED	Smart Device
--------------	-----	----------	-------------	-------------	-----	--------------

Tezgah altı dondurucular

86-92 ↑ ↓	-- 60 --	SUFNc 375i	Prime	C	A					
		SUFc 3703	Pure	C	A					
82-88 ↑ ↓	-- 60 --	SUFNd 365i	Prime	D	A					
		SUFd 3603	Pure	D	A					
		SDUFd 3603***	Pure	D	A					

TR

*** panel hazır çerçeve

Alanla ilgili nedenlerden dolayı, sadece en önemli ayırt edici özellikler belirtilir. Detaylı model açıklamalarına ve kesin boyutlara home.liebherr.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Şarap soğutucular



WPgbi 7473 Vinidor Selection



WPgbi 7483



WPbsi 5252



WPsd 4652

Model / seri	EEC	2 Zones	3 Zones	Glass Door	Humidity Select	UV Protect Plus	Sommelier Board	Soft System	Smart Device	Smart Device ready	*
--------------	-----	---------	---------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	--------------	--------------------	---



Solo şarap temperleme dolapları

201 ↑ ↓	-- 70 --	WPgbi 7483	Vinidor Selection	F	A							149
		WPgbi 7473	Vinidor Selection	F	A							182
		WPgbi 7472	Vinidor Selection	F	A							204
185 ↑ ↓	-- 60 --	WPgbi 5283	Vinidor Selection	F	A							85
		WPgbi 5273	Vinidor Selection	F	A							104
		WPgbi 5272	Vinidor Selection	F	A							106
		WPbsi 5252	Vinidor	F	A							155
		WSbsi 5252	Vinidor	E	A							155
165 ↑ ↓	-- 60 --	WPsd 5252	Vinidor	F	A							155
		WPbsi 5052	Vinidor	F	A							131
		WPsd 4652	Vinidor	F	A							107

TR

*Bordeaux şişelerinin (0,75l) maksimum kapasitesi şu ölçümlere dayanır: Y: 300,5 mm, çap: 76,1 mm. Tüm verimlilik derecelendirmelerini sayfa 58'de bulabilirsiniz. (AB) 2017/1369 6a uyarınca.

Modellere genel bakış – Şarap soğutucular



WSbli 7731



WPbli 5231



WSbl 5001

Model / seri	EEC	1 Zone	Glass Door	Humidity Control	Humidity Select	UV Protect Plus	Smart Device	Smart Device ready	
--------------	-----	--------	------------	------------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------------	--

Solo soğutucu şarap saklama dolapları

204	↔75↔	WSbli 7731	GrandCru Selection		■		■			■		324
188	↔60↔	WSbli 5231	GrandCru Selection		■		■			■		229
		WPbli 5231	GrandCru Selection		■	■	■		■	■		229
168	↔60↔	WSbli 5031	GrandCru Selection		■		■			■		196
		WPbli 5031	GrandCru Selection		■	■	■		■	■		196
		WSbl 5001	GrandCru		■			■			■	196
		WPbl 5001	GrandCru		■	■		■	■		■	196
148	↔60↔	WSbl 4601	GrandCru		■			■			■	166
		WPbl 4601	GrandCru		■	■		■	■		■	166
128	↔60↔	WSbl 4201	GrandCru		■			■			■	141
		WPbl 4201	GrandCru		■	■		■	■		■	141



WKes 653




ZKes 453

Model / seri	EEC	1 Zone	Glass Door	Humidity Control	Humidity Select	UV Protect	Cigar	
--------------	-----	--------	------------	------------------	-----------------	------------	-------	--

Solo kompakt cihazlar

61	↔43↔	WKes 653	GrandCru		■	■		■		■		12
		ZKes 453	Humidor			■		■	■			



Bordeaux şişesi boyutu (0,75 l)
Şişe kapasitesiyle ilgili tüm değerler bu boyutları referans almaktadır.

Cihaz malzemesinin önemli özellikleri:

_gb GlassBlack
_bl Black
_es SmartSteel
_df/pr Panel uyumlu

TR

Modellere genel bakış – Şarap soğutucular



EWTdf 3553



EWTgb 3583



EWTgb 1683

Model / seri	EEC	1 Zone	2 Zones	Glass Door	Humidity Select	UV Protect Plus	UV Protect	Soft System	Tip Open	
--------------	-----	--------	---------	------------	-----------------	-----------------	------------	-------------	----------	--

Ankastre şarap temperleme dolapları

178	↔56-57↔	EWTdf 3553***	Vinidor			■	■	■		■	■		80
		EWTgb 3583	Vinidor			■	■	■		■	■	■	83
122	↔56-57↔	EWTdf 2353***	Vinidor			■	■	■		■	■		48
		EWTgb 2383	Vinidor			■	■	■		■	■	■	51
88	↔56-57↔	EWTdf 1653***	Vinidor			■	■	■		■	■		30
		EWTgb 1683	Vinidor			■	■	■		■	■	■	33



WKEgb 582



WKEes 553

Ankastre soğutucu şarap saklama dolapları

45	↔56-57↔	WKEgb 582	GrandCru		■		■	■		■	■	■	18
45	↔56↔	WKEes 553	GrandCru		■		■	■		■			18



UWgbi 3782



UWpri 3762



UWgb 3632

Tezgah altı şarap soğutucular

86-92	↔60↔	UWgbi 3782	Vinidor Selection			■	■	■	■		■	■	38
		UWpri 3782***	Vinidor Selection			■	■	■	■		■	■	38
		UWpri 3762***	Vinidor Selection			■	■	■	■		■		38
		UWpri 3761***	Vinidor Selection		■		■	■	■		■		44
		UWgbi 3682	Vinidor Selection			■	■	■	■		■	■	32
82-88	↔60↔	UWpri 3662***	Vinidor Selection			■	■	■	■		■		32
		UWpri 3661***	Vinidor Selection		■		■	■	■		■		44
		UWgb 3632	Vinidor			■	■	■	■				32
		UWgb 3631	Vinidor		■		■	■	■				44

*** panel hazır çerçeve

Tüm verimlilik derecelendirmelerini sayfa 58'de bulabilirsiniz. (AB) 2017/1369 6a uyarınca.

TR

Soğutucunun kapağını bile açmadan net bir genel bakış

○ Pure ◇ Plus ⬡ Prime △ Peak

Bana en uygun cihaz hangisi? Yeni bir cihaz alırken bu soruyu cevaplamak her zaman kolay olmayabilir. İşte bu nedenle, soğutucu ve dondurucularımızı dört seride gruplandırarak ürün yelpazemizde gezinmeyi daha da kolay hale getirdik.

Pure ○ serisi

Pure serisi temel sınıfımızdır: basit, sade ve tüm önemli gereksinimleri karşılamak için mükemmel donanıma sahip. Pure serisindeki cihazlar en temel özelliklere sahip olsalar da tepeden tırnağa en yüksek Liebherr kalitesini yansıtır.



◇ Plus serisi

Plus serisi, Pure serimizin devamı niteliğindedir ve çok sayıda ek ayrıntı ile kendisine hayran bırakır. Bu seride Plus ibaresi, özellikle kullanım rahatlığı bakımından bir artış anlamına gelir. Bu cihazlar soğutma ve dondurma özellikleriyle birinci sınıf olmalarının yanı sıra aynı zamanda daha akıllıdır. Bu sayede, manuel işlemlerin birçoğunu daha kolay hale getirirler.

⬡ Prime serisi

Prime serisi, her yönüyle birinci sınıf cihazlardan oluşur. Tasarım ve malzeme bakımından mutlak bir standart belirler. En önemlisi, cihazların içinde paslanmaz çelik gibi üst kalite malzemelerin kullanılmasıdır. Bununla birlikte özel aydınlatma çözümleri de bu serideki cihazlara ayrı bir çekicilik katar.



△ Peak serisi

Peak serisi, ürün yelpazemizin en üst düzey serisidir. Bu cihazlar yalnızca ikinin de iyisi özellikleri bir araya getirir. Hiçbir şeyden ödün verilmez. Yenilikçi Liebherr teknolojisi, olağanüstü yüksek kaliteli tasarım ve ayrı bir seviyede kullanım rahatlığı sağlayan çözümlerle harmanlanır. Bu serideki cihazlar, her şeyin en iyisine sahip olmak isteyenlere yöneliktir.

Aksesuarlar



FreshAir aktif karbon filtre



FlexSystem



VarioSafe ve şişe rafı



Kapaklı buz kalıbı



Şişe rafı



SmartDeviceBox

Şarap

1 Zone	+5°C ile +20°C arasında ayarlanabilen iç kısım, genelde sabit sıcaklıktadır.
2 Zones	Bağımsız ve hassas olarak +5°C ile +20°C arasında ayarlanabilen iki sıcaklık bölgesi.
3 Zones	Bağımsız ve hassas olarak +5°C ile +20°C arasında ayarlanabilen üç sıcaklık bölgesi.
Glass Door	Şarap koleksiyonunuzun tamamı UV korumalı renkli camın ardında bir bakışta görülebilir.
Humidity Control	Nem, %5'lik artışlarla %50 ile %80 bağıl nem** arasında etkin bir şekilde kontrol edilebilir.
Humidity Select	Nem iki seviyede ayarlanabilir: Standart veya Yüksek.
UV Protect Plus	Üç katmanlı koruma: Vakumla biriktirme yöntemiyle üretilmiş iki metal katmana sahip renkli cam kapı, güneş ışığına karşı son derece etkili bir koruma sağlar.
UV Protect	Çift katmanlı koruma: Vakumla biriktirme yöntemiyle üretilmiş tek metal katmana sahip renkli cam kapı, güneş ışığına karşı son derece etkili bir koruma sağlar.
Sommelier Board	Etkili sunum ve tortudan arındırma için: Paslanmaz çelikten şişe sergileme ünitesine sahip ahşap raf üzerinde şarap sürahisi gereçleri için ahşap kutu ve şarap kadehlerini temperlemek için tasarlanmış özel bir alan.

Özel ürün grupları

Outdoor	Bu Liebherr cihazı, pasa ve hava şartlarına dayanıklı malzemeleri, sağlam yapısı ve yüksek kalite bileşenleri sayesinde dış mekan kullanımı için idealdir.
Wine	Eşsiz depolama ve temperleme özellikleriyle iyi şaraplar için mükemmel koşullar.
Cigar	Kaliteli purolar için yenilikçi özellikler ve ideal iklim koşulları.



Hayalinizdeki modelle birlikte aksesuarları çevrimiçi olarak home.liebherr.com/shop adresindeki Liebherr Cihazları mağazasından veya Liebherr uzman bayinizden edinebilirsiniz.

Tazelik teknolojileri

Bio Fresh Professional	BioFresh Professional, kişisel yiyecek saklama ihtiyaçlarınız için daha da fazla esneklik sunar.
Hydro Breeze	Profesyonel düzeyde soğutma: Fruit & Vegetable çekmecesindeki soğuk buhar ve 0°C'nin biraz üzerindeki sıcaklık, daha uzun bir raf ömrü sağlarken sebze ve meyvelerinize göz alıcı bir görünüm katar.
Fish & Seafood	Fish & Seafood çekmecesine balık ve deniz ürünlerini optimum sıcaklık olan -2°C'de, balıkçınız kadar profesyonel bir şekilde saklar.
Bio Fresh	0°C'nin biraz üzerinde sıcaklık ve ideal nem oranı ile meyveler, sebzeler, et, balık ve süt ürünleri normal soğutucu bölmesinde olduğundan daha uzun süre tazelikliğini korur.
Easy Fresh	Ayarlanabilir nem, meyve ve sebzelerinizin taze kalma süresini uzatır.
No Frost	Buzlanma derdi yok
Smart Frost	Çok daha nadir buz çözme
Stop Frost	Vakum olmaması sayesinde daha nadir buz çözme ve hazne kapağının daha kolay açılması.
Super Frost	SuperFrost kısa süreliğine soğutma gücünü artırır; bu sayede, donmamış yiyecekler yerleştirdiğinizde sıcaklık sabit kalır.
Vario Temp Zone	Soğutma mı dondurma mı? Şu seçenekler arasında seçim yapabilirsiniz: VarioTempZone -18°C ile -10°C ve -2°C ile 5°C arasında doğru bir sıcaklığa ayarlanabilir.

Kolaylık ve esneklik

Soft System	Tam yükteyken bile, 30°'nin altındaki açılarda otomatik çok yumuşak kapı kapatma mekanizması.
Easy Open	EasyOpen sayesinde dondurucu kapısı art arda rahatlıkla ve kolaylıkla birçok kez açılabilir.
Frost Protect	Dondurucularımız düşük sıcaklıklarda da çalışabilir; bu da -15°C kadar düşük (minimum sıcaklık) ortam sıcaklıklarına sahip ısıtılmayan odalara bile kurulabilecekleri anlamına gelir.
Auto Door	Dünya çapında benzersiz: AutoDoor, kapının sesli komutlar, tıklatma sinyali ve akıllı telefon üzerinden veya el ile kolaylıkla ve rahatlıkla açılıp kapatılmasını sağlar.
Door Stop	Liebherr'in içindeki tazelikliğini koruyun ve kokuları uzak tutun. Kapı kullanılmazken açık kalır. Zamandan, enerjiden ve tazelikten tasarruf edin.
Telescopic Rails	Düz teleskopik raylar üzerindeki çekmeceler rahatça açılıp kapanabilir ve kolayca çıkarılabilir.
Tip Open	Cam kapı, rahat erişim ve tam açılma için hafifçe dokunulduğunda 7 cm açılır.

* SmartDevice/Smart uygulaması üzerinden de kullanılabilir. | **Ev ortamlarındaki sıcaklıklar için. Bodrum katı gibi çok kuru/soğuk ortamlar için sistemi desteklemek üzere aksesuar yelpazemizdeki özelleştirilmiş su kutusunu öneriyoruz. | *** Daha birçok ekipman modeline ilişkin bilgiler ve ayrıntılı model açıklamaları şu adreste bulunabilir: home.liebherr.com

Temel ekipman özellik açıklamaları | Ankastre ve solo cihazlar***

Su ve buz

Water & Ice Centre	Water & Ice Merkezi, istediğiniz her an yeterli soğuk su, buz küpü ve kırık buz sunar.
Ice Maker	Su tesisatına bağlı otomatik IceMaker
Ice Maker Water tank	Tesisatlı bir bağlantı bulunmadığında veya istenmediğinde su hazneli otomatik IceMaker.
Easy Twist Ice	Buz küplerini hızlıca ve kolayca hazırlayın: Hazneyi suyla doldurun, donmasını bekleyin ve bir bükme hareketiyle hazır buz küplerini boşaltın (solo cihazlar).
Ice Tower	Partiler için mükemmel: Soğuk içeceğiniz asla bitmez. 8 kg kapasiteli buz haznesi bunun garantisini verir.
Infinity Spring	Soğutucu bölmesinin sol duvarında bulunan gömülü su sebili; sabit su bağlantısı gerektirir.

Tasarım

LED	Optimum aydınlatma için düşük ısı, enerji tasarruflu ve bakım gerektirmez.
Mood Light	Yaşam alanınızı ışıkla vurgulayan MoodLight'in dolaylı aydınlatma tasarımı Water & Ice Merkezini ve girintili tutma yerlerini estetik bir şekilde ön plana çıkarır.

Bağlantı özellikleri

Smart Device	Entegre SmartDeviceBox, bilgisayarlar ve mobil cihazlar üzerinden cihazı kontrol etmenize ve ek hizmetlerden yararlanmanıza olanak tanır.
Smart Device ready	Bilgisayarlar ve mobil cihazlar üzerinden cihazı kontrol edebilmeniz ve ek hizmetlerden yararlanabilmeniz için SmartDeviceBox sonradan takılabilir. Aksesuar olarak sunulur.

Üstün verimliliğe sahip modeller

Ultra Efficient A -10%	Ultra Efficient A -30%	Bunlar, Liebherr'in yeni standartlar belirlediği en yüksek enerji verimliliği sınıfı olan A sınıfı cihazlardan daha ekonomiktir*.
------------------------------	------------------------------	---

*2029/2016 sayılı Yönetmeliğe (AB) göre maksimum enerji verimliliği sınıfı A eşiği ile karşılaştırılmıştır (Aralık 2023 itibarıyla).



BLUPerformance modellerinin farkı nedir? Cihaz tabanına tüm soğutma teknolojisini entegre ettik. Sonuç olarak aynı boyuttaki cihazlarda önemli ölçüde daha büyük hacimler depolanabilir. Böylece yiyecek ve içecekleriniz için fark edilir seviyede daha fazla alana sahip olursunuz. Ayrıca tabandaki iyileştirilmiş havalandırma ve tahliye sayesinde enerji verimliliğini daha da iyileştirebildik. Üstelik bu cihazlar artık daha da sessiz çalışıyor.

En yüksek talepler için tasarlandı.

194 cm yüksekliğindeki XL tam entegre soğutucu-dondurucular, yüksek kaliteli mutfak tasarımlarına kusursuz biçimde uyum sağlar ve her yönüyle kendine hayran bırakır.



ICBNci 5663 ◊ Prime serisi

Enplus Genel Merkezi:

ENPLUS MAĞAZA İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.

Altunizade Mah. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cad.
No 13 B Blok, Üsküdar / İstanbul

Tel: +90 216 634 44 44

e-posta: info@enplus.com.tr

Liebherr Exclusive Showroom:

Barbaros Mah. Tophanelioğlu Cad.

B3 Blok 72J No: 27, Üsküdar / İstanbul

Tel: +90 216 634 00 14

e-posta: liebherr@enplus.com.tr

www.enplus.com.tr

Teknik değişiklikler, hatalar, görüntüler ve metinde farklılıklar olabilir. Renklerdeki farklılıklar basım sürecinden kaynaklanmaktadır. Ürünler ve ayrıntılar reklam amaçlarıyla hazırlanmıştır. En güncel veriler için home.liebherr.com adresini ziyaret edin. 05.25/1R