

BFPSvh 8401

Standardni zamrzovalnik za pekarnice
s prisiljenim zrakom
Perfection



Bruto/Neto prostornina	854/700 l
Zunanje mere v mm (š/g/v)	787/1017/2115
Notranje mere v mm (š/g/v)	607/800/1504
Energijska učinkovitost	A ¹
Poraba energije v 365 dneh	1209 kWh
Klimatski razred (Energetska smernica)	5
Temperaturni razred (Direktiva o energetski učinkovitosti)	L1
Temperature okolice	+10 °C do +40 °C ²
Hladilno sredstvo	R 290
Moč zvoka hrupa	60 dB(A)
Priključna moč	4,0 A
Frekvenca / napetost	50 Hz / 220-240 V~
Oddajanje toplote	1110 kJ/h
Hladilni sistem	dinamičen
Odtaljevanje	avtomatsko
Temperaturno območje	-9 °C do -35 °C
Material ohišja/barva	Krom-nikljevo jeklo, v obliki črke L (1.4301/AISI 304) / nerjavno jeklo
Material dveri / barba	Krom-nikljevo jeklo, v obliki črke L (1.4301/AISI 304) / nerjavno jeklo
Material podloge	Krom-nikljevo jeklo, v obliki črke L (1.4301/AISI 304)
Tip upravljanja	2,4-palčni barvni zaslon, Zaslon Touch & Swipe
Temperaturni prikazovalnik	zunaj digitalno
Notranja osvetlitev	LED-svetilni steber, levo
Opozorilni signal v primeru napak	optični in zvočni
Vrsta povezovanja v omrežje	SmartModule
Rešitev za povezovanje v omrežje	Integrirano, odstranljivo
Vmesnik	WLAN/LAN
Nastavljive odlagalne površine	25
Material polic	Drsniki iz krom-nikljevega jekla, v obliki črke L (1.4301/AISI 304)
Obremenitev police	60 kg
Višina nastavljivih nogic	115-175 mm
Ročaj	letev ročaja
Vrsta ključavnice	mehanska
Samodejno zapiranje vrat	da
Tečaji vrat	desno zamenljivo
Lijak za odtok vode	da
Bruto/neto teža	165/158,6 kg
EAN-Št.	9005382249338

¹ V skladu z Uredbo EU 2015/1094-IV.

² Prikazuje temperaturo okolja, pri kateri je napravo mogoče varno upravljati.