

MRFec 4001



MRFec 4001



Accessori

900704500	Scivolo per bottiglie metallizzato, non estraibile
779076100	Rotelle per la protezione di sicurezza
711323900	Griglia inferiore con rivestimento in plastica, colore nero
711400001	Mensola in legno

Volume lordo/utile	377/286 l
Dimensioni esterne in mm (L/P/A)	608/710/1908
Dimensioni interne in mm (L/P/A)	475/423/1659
Classe di efficienza energetica	
Consumo energetico in 365 giorni	390 kWh ²
Classe climatica (direttiva sull'energia)	CC3
Classe di temperatura (direttiva sull'energia)	K4
Temperatura ambiente	+10 °C a +40 °C ³
Gas refrigerante	R 600a
Rumorosità (potenza sonora)	50 dB(A)
Valore collegamento	2,0 A
Frequenza / tensione	50 Hz / 220-240 V~
Sistema di raffreddamento	dynamisch
Sbrinamento	automatisch
Intervallo di temperatura	+2 °C a +9 °C
Materiale del corpo esterno/colore	Stahl/weiß
Materiale porta / colore	Stahl
Materiale contenitore interno	Kunststoff weiß
Tipo di comando	Drehregler
Display	
Allarme in caso di innalzamento della temperatura	optisch und akustisch
Griglie regolabili di appoggio	5
Materiale griglie di appoggio	Roste kunststoffbeschichtet
Capacità bottiglie da 0,5 PET/in linea 0,5 l PET	253/7
Capacità bottiglie da 0,33 l/in linea lattine 0,33 l	506/7
Carico massimo griglie di appoggio	45 kg
Maniglia	Griffmulde
Chiusura	mechanisch
Porta a chiusura automatica	si
Battuta della porta	rechts wechselbar
Peso lordo/netto	77/69,5 kg
EAN-Nr.	9005382277379

Caratteristiche



Alloggiamento

Personalizzabile e robusto: progettate l'alloggiamento come preferite. E' robusto, resistente agli urti e facile da pulire.



Cerniere intercambiabili

Le cerniere intercambiabili della porta vi permettono di riempire o svuotare l'apparecchiatura indipendentemente dalla posizione in cui si trova.



Maniglia incassata

Facile da utilizzare: con le maniglie incassate lateralmente nella porta potete aprire e chiudere l'apparecchiatura comodamente. Nulla sporge, non c'è rischio di rimanere impigliati. Sicuramente un grande vantaggio soprattutto in ambienti angusti.



Guarnizione sostituibile

Risparmiate tempo e denaro. Potete sostituire le guarnizioni della porta in modo semplice e rapido, senza attrezzi e senza bisogno di chiamare un tecnico.



Porta a chiusura automatica


Una porta che vi semplifica il lavoro e si chiude da sola se aperta fino a un angolo di 90°: in questo modo il frigorifero o il congelatore non rimarranno aperti inavvertitamente. La temperatura interna si mantiene stabile e la qualità dei prodotti conservati rimane inalterata. A partire da un angolo di apertura di 90° la porta rimane aperta e potrete così inserire o prelevare i prodotti agevolmente.



Griglia con SafetyStop

La griglia con sistema di blocco garantisce stabilità e sicurezza: anche quando i ritmi di lavoro si fanno più serrati, non è possibile estrarre inavvertitamente la griglia, che rimane sempre fissa in posizione quando si inseriscono o si prelevano i prodotti. Un supporto di rinforzo protegge i prodotti e delimita l'area utile su cui è possibile poggiarli.

Disegno tecnico



I prodotti e i loro dettagli sono presentati a scopo pubblicitario. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per garantire l'accuratezza di tutti i dati e le informazioni contenute in questo volantino, Liebherr si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Quando le dimensioni, le specifiche e le prestazioni effettive dell'apparecchio sono di fondamentale importanza, si consiglia di controllare le istruzioni di installazione che accompagnano l'apparecchio in questione. Liebherr non è responsabile per eventuali danni. (24.02.2026)

