

GGU 1550

Congelatore sottopiano con raffreddamento statico
Premium



GGU 1550

Congelatore sottopiano
con raffreddamento statico
Premium



Volume lordo/utile	143/133 l
Dimensioni esterne in mm (L/P/A)	600/615/830
Dimensioni interne in mm (L/P/A)	474/443/676
Consumo energetico in 365 giorni	250 kWh
Classe climatica (direttiva sull'energia)	7
Temperatura ambiente	+10 °C a +35 °C ¹
Gas refrigerante	R 600a
Rumorosità (potenza sonora)	45 dB(A)
Valore collegamento	0,6 A
Frequenza / tensione	50 Hz / 220-240 V~
Dissipazione di calore	330
Sistema di raffreddamento	statisch
Sbrinamento	manuell
Intervallo di temperatura	-9 °C a -26 °C
Materiale del corpo esterno/colore	Edelstahl/Edelstahl
Materiale porta / colore	Edelstahl / Edelstahl
Materiale contenitore interno	Kunststoff weiß
Tipo di comando	LED-7-Segmentanzeige mit Tasten
Funzione SuperFrost	si
Display	außen digital
Allarme in caso di innalzamento della temperatura	optisch und akustisch
Numero di cestelli	4
Griglie di appoggio vano congelatore	4
Materiale griglie di appoggio	Verdampferplatten
Carico massimo griglie di appoggio	24 kg
Altezza scomparti in mm	3 × 150, 1 × 170
Maniglia	Edelstahlstangengriff
Chiusura	mechanisch
Battuta della porta	rechts wechselbar
Peso lordo/netto	40,8/39,3 kg
EAN-Nr.	9005382167274

Accessori

979033100

Cassetto

Caratteristiche



Gas refrigeranti ecologici

Le apparecchiature Liebherr sono ottimizzate in termini di massima efficienza energetica e ridotti costi di esercizio. Utilizziamo solo i refrigeranti naturali ed ecologici R 600a e R 290. In combinazione con i compressori ad alto rendimento, questi refrigeranti sono estremamente efficienti e all'avanguardia grazie al loro basso potenziale di riscaldamento globale.




Efficiente sistema di refrigerazione

La qualità delle apparecchiature Liebherr è garantita da decenni di esperienza nel campo della refrigerazione e dalla continua ricerca di innovazioni tecniche. Utilizziamo solo compressori, condensatori, evaporatori e componenti di grande qualità per ridurre significativamente i consumi e i costi di esercizio.




Struttura in acciaio inox

La struttura esterna viene realizzata utilizzando lastre senza giunzioni. Il che rende l'apparecchiatura estremamente igienica e facile da pulire. L'acciaio inox è molto robusto ed è ideale per le esigenze dell'uso professionale.



Allarme temperatura


L'allarme integrato segnala se la temperatura supera i limiti massimi e minimi fissati. L'allarme è sia ottico che acustico per garantire la massima sicurezza dei prodotti conservati.



Porte reversibili

Le apparecchiature Liebherr presentano di fabbrica le cerniere a destra. È possibile invertire la porta per adattare le apparecchiature agli ambienti in cui saranno posizionate.

Disegno tecnico



I prodotti e i loro dettagli sono presentati a scopo pubblicitario. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per garantire l'accuratezza di tutti i dati e le informazioni contenute in questo volantino, Liebherr si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Quando le dimensioni, le specifiche e le prestazioni effettive dell'apparecchio sono di fondamentale importanza, si consiglia di controllare le istruzioni di installazione che accompagnano l'apparecchio in questione. Liebherr non è responsabile per eventuali danni. (26.02.2026)

