

# F 913

Pultová mraznička se statickým chlazením



LED



|                                         |                                                                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brutto/užitný objem                     | 93/77 l                                                                                          |
| Vnější rozměry v mm (Š/H/V)             | 497/558/816                                                                                      |
| Vnitřní rozměry v mm (Š/H/V)            | 377/430/609                                                                                      |
| Plocha pro prezentaci zboží (TDA)       | 0,25 <sup>1</sup>                                                                                |
| Energetická třída                       |  <sup>2</sup> |
| Spotřeba energie za rok                 | 842 kWh                                                                                          |
| Klimatická třída (energetická směrnice) | 4                                                                                                |
| Teplotní třída (energetická směrnice)   | L1                                                                                               |
| Okolní teplota                          | +10 °C Do +30 °C <sup>3</sup>                                                                    |
| Chladivo                                | R 290                                                                                            |
| Hluk - akustický výkon                  | 50 dB(A)                                                                                         |
| Příkon                                  | 1,5 A                                                                                            |
| Frekvence / napětí                      | 50 Hz / 200-240 V~                                                                               |
| Způsob chlazení                         | statický                                                                                         |
| Způsob odmrazování                      | ruční                                                                                            |
| Teplotní rozsah                         | -10 °C Do -25 °C                                                                                 |
| Materiál vnějších stěn/barva            | ocel / stříbrná                                                                                  |
| Materiál dveří / barva                  | Izolované prosklené dveře s hliníkovým rámem / stříbrná                                          |
| Materiál vnitřních stěn                 | ocel                                                                                             |
| Typ ovládání                            | otočný regulator                                                                                 |
| Teplotní displej                        | uvnitř analogový                                                                                 |
| Vnitřní osvětlení                       | LED podélné osvětlení vpravo, stmívatelné                                                        |
| Přestavitelné odkládací plochy          | 2                                                                                                |
| Materiál policí                         | rošty potažené umělou hmotou                                                                     |
| Nosnost polic                           | 30 kg                                                                                            |
| Madlo                                   | prohlubeň pro madlo                                                                              |
| Druh zámku                              | mechanický                                                                                       |
| Samozavírací dveře                      | Ano                                                                                              |
| Dveřní zarážka                          | vpravo, lze zaměnit                                                                              |
| Hrubá/čistá hmotnost                    | 47,8/45,3 kg                                                                                     |
| EAN                                     | 9550000033559                                                                                    |

<sup>1</sup> Měřeno podle normy EN 23953.

<sup>2</sup> V souladu s nařízením EU 2019/2018.

<sup>3</sup> Udává okolní teplotu, při které lze zařízení bezpečně provozovat.