

# IRBbi 5151

Chłodziarka do zintegrowanej zabudowy BioFresh

Prime



IRBbi 5151

Chłodziarka do zintegrowanej zabudowy BioFresh

Prime

178



Akcesoria

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| 988242901 | Filtr z węglem aktywowanym FreshAir |
| 988245900 | Pojemnik na masło                   |
| 988246300 | VarioSafe                           |
| 743892200 | VarioBox                            |
| 988267100 | FlexCube                            |
| 988246200 | Półka na butelki                    |
| 988246600 | Potrójna półka na butelki           |
| 988246500 | FlexSystem                          |



|                                         |                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja                             | Drzwi wspólne / Urządzenie do zabudowy zintegrowanej                                                                                                        |
| Klasa efektywności energetycznej        |                                                                                                                                                             |
| Zużycie energii w ciągu 365 dni         | 104 / 0,284 kWh                                                                                                                                             |
| Pojemność całkowita                     | 276 l <sup>1</sup>                                                                                                                                          |
| Pojemność                               | Chłodziarka: 151,3 l / Szuflady BioFresh: 98,4 l / Zamrażarka: 27 l                                                                                         |
| Poziom głośności w dB                   | 32 dB(A)                                                                                                                                                    |
| Klasa klimatyczna                       | SN-T (+10 °C do +43 °C)                                                                                                                                     |
| Wymiary niszy w cm (wys. / szer. / gł.) | 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55                                                                                                                               |
| <b>Sterowanie</b>                       |                                                                                                                                                             |
| Sterowanie                              | Wyświetlacz TFT 2,4", kolorowy, funkcja Touch & Swipe<br>Cyfrowy wyświetlacz temperatury dla chłodziarki i BioFresh                                         |
| Interfejs                               | SmartDeviceBox: w zestawie                                                                                                                                  |
| Alarm otwartych drzwi                   | optyczny i dźwiękowy                                                                                                                                        |
| <b>Chłodziarka</b>                      |                                                                                                                                                             |
| Wentylator                              | PowerCooling z aktywowanym filtrem węglowym FreshAir                                                                                                        |
| Drzwi wewnętrzne                        | Półki z uchwytem na butelki Premium GlassLine z przestrzenią na butelki i puszki, wysuwane pojemniki VarioBox, regulowana tacka na jajka, pojemnik na masło |
| VarioSafe                               | tak                                                                                                                                                         |
| Półka na butelki                        | Zintegrowana półka na butelki                                                                                                                               |
| Oświetlenie                             | Lekki panel po obu stronach<br>Oświetlenie LED stref BioFresh                                                                                               |
| Ilość szuflad BioFresh                  | 3 szuflady BioFresh z SoftTelescopic,<br>2 Fruit & Vegetable-Safes,<br>1 Meat & Dairy-Safe                                                                  |
| <b>Zamrażarka</b>                       |                                                                                                                                                             |
| Oznaczenie gwiazdkowe                   | ****                                                                                                                                                        |
| Zdolność mrożenia w ciągu 24h           | 2 kg                                                                                                                                                        |
| Czas przechowywania (awaria)            | 14 h                                                                                                                                                        |
| Tacka do kostek lodu                    | tak                                                                                                                                                         |
| <b>Zalety wyposażenia</b>               |                                                                                                                                                             |
| Kierunek otwierania drzwi               | prawo wymienne                                                                                                                                              |
| Wymienne uszczelki drzwiowe             | tak                                                                                                                                                         |
| Kod EAN                                 | 4016803153412                                                                                                                                               |

Przegląd przedstawia fragment najważniejszych akcesoriów. Wszystkie pozostałe akcesoria urządzenia oraz dalsze informacje można znaleźć na stronie [home.liebherr.com](http://home.liebherr.com).  
<sup>1</sup> Zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2016 wskazujemy pojemność całkowitą jako liczbę całkowitą (zaokrągloną), a pojemność komory zamrażarki i komór na świeżą żywność z jednym miejscem po przecinku.

## Cechy



### Fruit & Vegetable-Safe

Krucha sałata lub truskawki: najbardziej delikatne artykuły spożywcze zastępują na specjalne miejsce, aby mogły pozostać dłużej świeże: komory BioFresh-Safe. W pojemniku „Fruit & Vegetable-Safe” temperatura jest bliska 0 °C. W połączeniu z panującą tam stałą wilgotnością powietrza, dzięki szczelnemu zamknięciu, niezapakowane owoce i warzywa czują się tam szczególnie dobrze. Nie ma potrzeby ustawiania czegokolwiek.



### Meat & Dairy-Safe

Chcesz zachować jak najdłużej świeżość delikatnego filetu jagnięcego lub świeżego mleka? Do tego służą komory BioFresh-Safe: W pojemniku „Meat & Dairy-Safe” panuje temperatura bliska 0 °C – idealne warunki przechowywania także dla najdelikatniejszych artykułów spożywczych. I najlepsze: wszystko jest ustawione fabrycznie, aby można było od razu rozpocząć korzystanie – w celu zachowania dłuższej świeżości.



### Zintegrowany moduł SmartDeviceBox

Lodówka Liebherr stoi wprawdzie w kuchni, ale jeśli zechcesz może przenieść się w każdej chwili do internetu: zintegrowany moduł SmartDeviceBox otwiera bramy do wszystkich zalet technologii Smart Home. Wystarczy wetknąć, włączyć i połączyć lodówkę Liebherr z internetem za pośrednictwem WLAN.



### LightTower

Optymalnie oświetlone wnętrze zawsze sprawia radość: elementy LightTower prezentują artykuły spożywcze zawsze w najlepszym świetle i są one tak ustawione, że nawet zapelniona lodówka jest zawsze oświetlana na dużej powierzchni. Ponieważ elementy LightTower są zintegrowane równo z powierzchnią w ściankach bocznych, pozostaje więcej miejsca na produkty.



### Wyświetlacz dotykowy z funkcją przeciągania


Twoje urządzenie Liebherr zrobi wszystko, co wskażesz palcem: dzięki wyświetlaczowi dotykowemu z funkcją przeciągania można łatwo i intuicyjnie obsługiwać lodówkę. Wystarczy dotknięciem wybrać po prostu funkcję, np. „SuperCool” na kolorowym ekranie i przeciągnąć. Dokładnie w ten sam sposób można również regulować temperaturę. A gdy wyświetlacz nie jest aktywnie używany? Wtedy wskazuje temperaturę rzeczywistą.



### Tylna ścianka SmartSteel

Tylna ścianka ze szlachetną powierzchnią SmartSteel nadaje lodówce Liebherr szlachetny wygląd. Również produkty spożywcze polubią się z powierzchniami SmartSteel: stal szlachetna nadaje się do artykułów spożywczych i jest higieniczna. Ponadto SmartSteel redukuje powstawanie odcisków palców, co sprawia, że widok jest jeszcze piękniejszy.

## Rysunek techniczny



Maksymalna waga na drzwi szafki:  
Komora chłodziarki: 26 kg

Produkty i ich szczegóły zostały przedstawione w celach reklamowych. Pomimo dotożenia wszelkich starań w celu zapewnienia dokładności wszystkich danych i informacji zawartych w niniejszej ulotce, firma Liebherr zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia. Jeśli rzeczywiste wymiary, specyfikacje i wydajność urządzenia mają krytyczne znaczenie, zalecamy zapoznanie się z instrukcją montażu dołączoną do danego urządzenia. Firma Liebherr nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody. (13.12.2024)

