

UWgb 3631

Podblatowa szafka na wino z regulacją temperatury wina
Vinidor



 German
Engineering



LIEBHERR

UWgb 3631

Podblatowa szafka na wino z regulacją temperatury wina

Vinidor

↑
82-88
↓



Konstrukcja	Drzwi wspólne / Spotrebiče pod pracownú dosku
Klasa efektywności energetycznej	F <small>A1 G</small>
Zużycie energii w ciągu 365 dni	106 / 0,290 kWh
Max. ilość butelek o poj. 0.75 l	44 ¹
Pojemność całkowita	110 l ²
Poziom głośności w dB	36 dB(A)
Klasa klimatyczna	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Drzwi	Szklane drzwi
Wymiary niszy w cm (wys. / szer. / gł.)	82-88 / 60 / min. 56,5
Sterowanie	
Sterowanie	Wyświetlacz ciekłokrystaliczny, monochromatyczny, elektronika dotykowa Cyfrowy wyświetlacz temperatury
Sygnal ostrzegawczy w przypadku awarii	optyczny i dźwiękowy
Alarm otwartych drzwi	optyczny i dźwiękowy
Zabezpieczenie przed dziećmi	tak
Zalety wyposażenia	
Strefy temperatury	1
Zakres temperatury	+5 °C do +20 °C
Obiegi chłod. z własną regulacją	1
Wentylator	Chłodzenie konwekcyjne, filtr z węglem aktywowanym FreshAir, gwarantujący świeże powietrze
Oświetlenie wnętrza	LED-Zonenbeleuchtung włączone na stałe, przyciemniane
Uchwyt	Podchwyt
Interfejs	SmartDeviceBox: opcjonalnie
Materiał półek	Metalowa półka z drewnianym frontem
Ilość półek łącznie	4
Półki drewn.na szynach teleskop.	3
Kierunek otwierania drzwi	prawo wymienne
Kod EAN	9005382260234

¹ Te urządzenia przeznaczone są wyłącznie do przechowywania win. Maksymalna pojemność butelek typu Bordeaux (0,75 l) zgodnie z normą NF H 35-124 (wys.: 300,5 mm, Ø 76,1 mm).

² Zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2016 wskazujemy pojemność całkowitą jako liczbę całkowitą (zaokrągloną), a pojemność komory zamrażarki i komór na świeżą żywność z jednym miejscem po przecinku.

Cechy



TempProtect Plus

Podwójna ochrona. Funkcja TempProtect Plus umożliwia stały pomiar temperatury w chłodziarkach do temperowania wina za pomocą dwóch czujników. Daje to jeszcze większą pewność, że wina będą chronione przed wahaniami temperatury. Otrzymasz powiadomienie, gdy tylko jeden z czujników wykryje krytyczną zmianę temperatury, co pozwala na szybkie podjęcie działań.



HumiditySelect

Korki nigdy nie będą się kruszyć. Funkcja HumiditySelect w modelach Vinidor umożliwia ustawienie dwóch poziomów wilgotności: Standardowego lub wysokiego. To bardzo proste i korzystne dla wina, ponieważ dzięki optymalnej wilgotności korki są wilgotne, a butelki szczelnie zamknięte.



UVProtect

Podwójna ochrona. Chłodziarki do wina ze szklanymi drzwiami zapewniają doskonałe zabezpieczenie przed promieniowaniem UV: dwie warstwy ochronne składają się z przyciemnionego szkła i warstwy napylanego próżniowo metalu. Powłoka ta, znana pod nazwą Low-E, zapewnia bardzo efektywną ochronę przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym.



VibrateSafe

Twoje wino wymaga ciszy i spokoju. Dzięki cichym sprężarkom specjalnie opracowanym przez firmę Liebherr i stabilnym drewnianym półkom wykonanym z wytrzymałego drewna bukowego nasze chłodziarki do starzenia wina umożliwiają przechowywanie wina bez najmniejszych zakłóceń. W takich warunkach wino będzie dojrzewać w ciszy i spokoju.



Wyświetlacz dotykowy

Obsługa chłodziarki do temperowania wina jest łatwiejsza niż schłodzenie butelki w letni dzień. Wysoka jakość dotykowego wyświetlacza LCD ułatwia obsługę wszystkich funkcji. Pozycje menu są wygodnie rozmieszczone, a wybór jednej z nich wymaga tylko lekkiego dotknięcia. Jeżeli tylko chcesz sprawdzić aktualną temperaturę, nie musisz nic robić, bo jest stale widoczna na wyświetlaczu.



Opcjonalny moduł SmartDeviceBox

Kontroluj zapasy wina z dowolnego miejsca. Chłodziarkę do wina Vinidor można szybko przygotować do podłączenia do sieci dzięki opcjonalnemu modułowi SmartDevice. Dzięki temu możesz korzystać ze wszystkich funkcji aplikacji SmartDevice. Umożliwia to dostęp z dowolnego miejsca oraz zdalne wyświetlanie i zmianę ustawień, na przykład temperatury. Na smartfon przesyłane są również informacje dotyczące bezpieczeństwa urządzenia i Twoich zapasów wina.

