

FDv 4643

Congelatore per promozioni di vendita con raffreddamento a ricircolo d'aria



FDv 4643

Congelatore per promozioni di vendita con
raffreddamento a ricircolo d'aria



Accessori

711175800	Cestello
744377900	Supporti per etichette e codici a barre

Volume lordo/utile	461/307 l
Dimensioni esterne in mm (L/P/A)	670/730/1999
Dimensioni interne in mm (L/P/A)	532/550/1247
Superf. espos. per le merci (TDA)	0,73 ¹
Classe di efficienza energetica	
Consumo energetico in 365 giorni	1949 kWh
Classe climatica (direttiva sull'energia)	4
Classe di temperatura (direttiva sull'energia)	L1
Temperatura ambiente	+10 °C a +30 °C ²
Gas refrigerante	R 290
Rumorosità (potenza sonora)	62 dB(A)
Valore collegamento	4,4 A
Frequenza / tensione	50 Hz / 220-240 V~
Dissipazione di calore	1175
Sistema di raffreddamento	dynamisch
Sbrinamento	automatisch
Intervallo di temperatura	-10 °C a -25 °C
Materiale del corpo esterno/colore	Stahl/weiß
Materiale porta / colore	Isolierglastür mit Aluminiumrahmen / silver
Materiale contenitore interno	Kunststoff weiß
Tipo di comando	LED-7-Segmentanzeige mit Tasten
Display	außen digital
Illuminazione interna	LED
Allarme in caso di innalzamento della temperatura	optisch und akustisch
Interfaccia	WLAN/LAN
Griglie regolabili di appoggio	4
Materiale griglie di appoggio	Roste kunststoffbeschichtet
Carico massimo griglie di appoggio	50 kg
Altezza piedini di posizionamento	100 - 150
Maniglia	Ergonomischer Stangengriff
Ruote	2 Lenkrollen und 2 feste Rollen
Chiusura	mechanisch
Porta a chiusura automatica	si
Battuta della porta	rechts wechselbar
Peso lordo/netto	154/141 kg
EAN-Nr.	9550000026537

Caratteristiche

Air Stream Breaker

L'Air Stream Breaker montato nella parte inferiore del vano interno interrompe il flusso d'aria sul vetro impedendo così la formazione di condensa. Anche l'isolamento più efficiente della porta in vetro rallenta la formazione di condensa per garantire sempre una presentazione ottimale dei prodotti.

Telaio in alluminio

Per consentire la facilità di utilizzo dell'apparecchiatura, la porta in vetro con telaio in alluminio rimane aperta a partire da un angolo di 90°. Così è possibile inserire e prelevare comodamente anche grandi quantità di prodotti. Con un angolo inferiore a 60° la porta si chiude automaticamente grazie a una guarnizione magnetica per impedire inutili dispersioni del freddo.

Opzioni di branding

Le opzioni di branding personalizzato sul corpo e attorno alla porta aumentano la visibilità dei prodotti o dell'azienda e stimolano le vendite.

Display digitale della temperatura

Il display digitale visualizza il valore impostato della temperatura con una precisione al grado. Il preciso comando elettronico consente di regolare la temperatura in un intervallo tra -10 °C e -25 °C.

Sistema di raffreddamento dinamico

Il potente sistema di raffreddamento dinamico garantisce il raffreddamento rapido dei prodotti appena messi in frigorifero e una temperatura omogenea in tutto il vano interno.

Pannello luminoso a basso consumo

Il pannello luminoso a basso consumo con retroilluminazione a LED aumenta la visibilità dell'apparecchiatura e del suo contenuto. Può essere personalizzato e acceso contemporaneamente all'illuminazione. Sono disponibili colori diversi per corpo e porta.

Disegno tecnico

I prodotti e i loro dettagli sono presentati a scopo pubblicitario. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per garantire l'accuratezza di tutti i dati e le informazioni contenute in questo volantino, Liebherr si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Quando le dimensioni, le specifiche e le prestazioni effettive dell'apparecchio sono di fondamentale importanza, si consiglia di controllare le istruzioni di installazione che accompagnano l'apparecchio in questione. Liebherr non è responsabile per eventuali danni. (26.02.2026)

