

IRd 3900

Vestavná chladnička s EasyFresh

○ Pure



vestavný spotřebič

IRd 3900

Vestavná chladnička s EasyFresh
○ Pure

↑
88
↓



Easy Fresh

Smart Device ready

Touch Display

Ultra Silent

LIEBHERR

Konstrukce spotřebiče	Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování	
Energetická třída		
Spotřeba energie za 365 dní/24 h	75 / 0,205 kWh	
Celkový objem	136 l ¹	
Hluk - akustický výkon	28 dB(A)	
Klimatická třída	SN-T (+10 °C Do +43 °C)	
Vnitřn rozměry v cm (V / Š / H)	87,4-89 / 56-57 / min. 55	
Ovládací prvky		
Typ ovládání	LC displej monochromatický, dotyková elektronika	
	Digitální ukazatel teploty	
Rozhraní	SmartDeviceBox: volitelné příslušenství	
Alarm dveří	vizuální a akustický	
Výstražný signál	vizuální a akustický	
Chladicí část		
Materiál dveřních políček	Plastové dveřní políčky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce	
Osvětlení	LED stropní osvětlení	
Misky na ovoce a zeleninu	1 EasyFresh-Safe	
Přednosti vybavení		
Dveřní zarážka	Vpravo zaměnitelné	
Výměnná těsnění dveří	Ano	
EAN	4016803113010	

¹ V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Funkce



EasyFresh

Naše přihrádka EasyFresh zaručuje ve vaší domácnosti čerstvost jako na trhu. Ať už nebalené ovoce, zelenina nebo plodiny: vše je zde optimálně uloženo. Díky těsnému uzávěru zvyšují potraviny vlhkost vzduchu v přihrádce. Potraviny tak zůstanou dlouho čerstvé.



SmartDeviceBox jako dovybavení

Chcete být vybaveni na budoucnost inteligentní domácnosti? Váš Liebherr vám rád pomůže: Můžete jej dovybavit zařízením SmartDeviceBox, který uvede váš Liebherr na internet. SmartDeviceBox lze nainstalovat v několika jednoduchých krocích a již dnes vám otevře celý svět digitálních možností.



Dotykový displej

Opravdu se vás dotkne: Dotykový displej vám umožní jednoduše a intuitivně ovládat váš Liebherr. Na displeji jsou přehledně uspořádány všechny funkce. Lehkým poklepáním prstem můžete například snadno volit funkce nebo kontrolovat aktuální teplotu vaší chladničky.



UltraSilent

O tomto spotřebiči Liebherr jste určitě ještě nikdy neslyšeli – jednoduše proto, že je tak tichý jako téměř žádná jiná chladnička: Díky své konstrukci, která tlumí hluk, je téměř „neslychaně“ tichý. Díky vysoké míře absence hluku nastavuje nová měřítko i ve srovnání s nejtichšími chladničkami.



LED stropní osvětlení


LED stropní osvětlení osvětluje vnitřní prostor seshora – pro dobrý přehled o vašich potravinách. Extra světelný bod: LED jsou umístěny před skleněnými deskami, aby byla dobře osvětlena i plná chladnička.



Komfortní nastavení výšky skleněných desek

Chcete dát do chladničky velkou nádobu? Pak si jednoduše upravte výšky zasunutí skleněných desek. Díky komfortnímu nastavení výšky to lze provést rychle a přesně podle vašich potřeb – dokonce i s potravinami uloženými na deskách.

Technický výkres



Maximální hmotnost na dvířka skříňky:
Chladicí oddíl: 16 kg

Výrobky a jejich údaje jsou inscenovány pro reklamní účely. Přestože je vynaloženo veškeré úsilí na zajištění správnosti všech údajů a informací v tomto letáku, společnost Liebherr si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění. Pokud jsou skutečné rozměry, technické údaje a výkon spotřebiče rozhodující, doporučujeme vám, abyste se seznámili s návodem k instalaci, který je přiložen k danému spotřebiči. Společnost Liebherr neručí za případné škody. (29.01.2026)

