

EFI 4803

Congelatore Orizzontale per gelati



Freestanding

EFI 4803

Congelatore Orizzontale per gelati



LIEBHERR



Volume lordo/utile	499/355 l
Dimensioni esterne in mm (L/P/A)	1675/660/825
Dimensioni interne in mm (L/P/A)	1550/535/472
Superf. espos. per le merci (TDA)	0,91 ¹
Classe di efficienza energetica	
Consumo energetico in 365 giorni	987 kWh
Classe climatica (direttiva sull'energia)	B
Classe di temperatura (direttiva sull'energia)	C1
Temperatura ambiente	+10 °C a +35 °C ¹
Gas refrigerante	R 290
Rumorosità (potenza sonora)	52 dB(A)
Valore collegamento	2,5 A
Frequenza / tensione	50 Hz / 220-240 V~
Sistema di raffreddamento	statisch
Sbrinamento	manuell
Intervallo di temperatura	-10 °C a -24 °C
Materiale del corpo esterno/colore	Stahl/weiß
Materiale porta/coperchio	Glasschiebedeckel
Materiale contenitore interno	Stahl
Tipo di comando	Drehregler
Display	innen analog
Illuminazione interna	–
Numero di cestelli	7
Ruote	Lenkrollen
Chiusura	azionamento meccanico integrabile
Scarico acqua di sbrinamento	si
Peso lordo/netto	88,9/79,4 kg
EAN-Nr.	9550000028029

¹ Indica la temperatura ambiente con la quale l'apparecchio può essere utilizzato in modo sicuro.

Freestanding EFI 4803

Caratteristiche

LIEBHERR



Gas refrigeranti ecologici

Le apparecchiature Liebherr sono ottimizzate in termini di massima efficienza energetica e ridotti costi di esercizio. Utilizziamo solo i refrigeranti naturali ed ecologici R 600a e R 290. In combinazione con i compressori ad alto rendimento, questi refrigeranti sono estremamente efficienti e all'avanguardia grazie al loro basso potenziale di riscaldamento globale.




Efficiente sistema di refrigerazione

La qualità delle apparecchiature Liebherr è garantita da decenni di esperienza nel campo della refrigerazione e dalla continua ricerca di innovazioni tecniche. Utilizziamo solo compressori, condensatori, evaporatori e componenti di grande qualità per ridurre significativamente i consumi e i costi di esercizio.



Robusti cestelli agganciabili al bordo

I cestelli agganciabili al bordo permettono di organizzare comodamente i prodotti per presentarli al meglio. L'illuminazione orizzontale a LED aiuta a mettere in risalto gli articoli conservati.



Vetro di sicurezza temperato

Il coperchio in vetro di sicurezza temperato è realizzato con un'unica lastra trattata termicamente per essere resistente all'uso, agli urti e alle variazioni di temperatura.

Freestanding EFI 4803

LIEBHERR

Disegno tecnico

I prodotti e i loro dettagli sono presentati a scopo pubblicitario. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per garantire l'accuratezza di tutti i dati e le informazioni contenute in questo volantino, Liebherr si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Quando le dimensioni, le specifiche e le prestazioni effettive dell'apparecchio sono di fondamentale importanza, si consiglia di controllare le istruzioni di installazione che accompagnano l'apparecchio in questione. Liebherr non è responsabile per eventuali danni. (26.02.2026)



home.liebherr.com