

Deklaracja zgodności UE dotycząca zużycia energii zgodnie z (UE) 2015/1095

Etykieta energetyczna (EU) 2015/1094

Zastosowana norma EN16825

## Karta informacyjna produktu

|                                  |                                                                                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa dostawcy lub znak towarowy | LIEBHERR                                                                           |
| Adres dostawcy                   | Liebherr-Hausgeräte GmbH<br>Memminger Straße 77-79<br>88416 Ochsenhausen<br>Niemcy |
| Identyfikator modelu             | FFFvg 4001_997242351                                                               |
| Rodzaj urządzenia chłodniczego   | szafa chłodnicza lub mroźnicza                                                     |
| Typ budowy                       | 2 - Vertical Frozen                                                                |

### Dane elektryczne

| Parametr       | Wartość | Parametr           | Wartość |
|----------------|---------|--------------------|---------|
| Napięcie (V ~) | 220-240 | Częstotliwość (Hz) | 50/60   |

### Ogólne parametry produktu

|                                     |           |       |                                  |       |
|-------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------|-------|
| Całkowite wymiary (w milimetrach)   | Wysokość  | 1884  | Pojemność netto (dm³ lub l)      | 210   |
|                                     | Szerokość | 597   |                                  |       |
|                                     | Głębokość | 654   |                                  |       |
| EER                                 |           | 27,80 | Klasa efektywności energetycznej | B     |
| Zużycie energii w ciągu (kWh/godz.) |           | 1.91  | Klasa klimatyczna¹               | 5     |
| Roczne zużycie energii (kWh/r)      |           | 698   | Typ płynu chłodniczego           | R600a |
| Ilość czynnika chłodniczego (w g)   |           | 40    | Potencjał globalnego ocieplenia  | 3     |

<sup>1</sup>) **Klasa klimatyczna 3:** Urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturze otoczenia do 25°C i dlatego nie nadaje się do stosowania w gorących, dużych zakładach gastronomicznych.

**Klasa klimatyczna 4:** Urządzenie jest przeznaczone do pracy w temperaturze otoczenia do 30°C.

**Klasa klimatyczna 5:** Urządzenie jest przeznaczone do pracy w temperaturze otoczenia do 40°C.