

R 945 Litronic

LIEBHERR

Pelle sur chenilles

Génération
8

Poids en ordre de marche
46 900 kg / 103 400 lb

Moteur
220 kW / 295 ch
Tier 4 Final

Capacité du godet
2,00–3,00 m³ /
2,62–3,92 yd³



Vivre le progrès

R 945

① Sécurité

- Visibilité panoramique entièrement dégagée et caméras de surveillance arrière et latérale
- Console relevable pour un accès cabine aisé et sécurisé
- Structure cabine certifiée ROPS résistante au retournement
- Sortie de secours par la vitre arrière quelle que soit la configuration de la pelle
- Vitre de droite et pare-brise en verre feuilleté et teinté

② Equipement

- Choix entre 3 types de flèches et de multiples longueurs d'équipements
- Dispositif de sécurité contre la rupture de flexibles sur vérins de flèche et balancier
- Longévité des pièces et productivité accrue grâce au dispositif de graissage centralisé automatique (option)

③ Maintenance

- Concept d'entretien innovant avec éléments accessibles depuis le sol
- Accès latéral à la tourelle et plate-forme de maintenance large
- Niveaux d'huile moteur, huile hydraulique, carburant et urée visibles au display

④ Confort

- Espace de travail climatisé et spacieux
- Siège pneumatique à amortissement vertical et horizontal
- Ecran couleur tactile 9" haute résolution simple d'utilisation
- Ceinture 3" de couleur orange
- Eclairage LED de série



⑤ Moteur

- Moteur Liebherr répondant à la norme US EPA Tier 4 Final
- Mise au ralenti et arrêt moteur automatiques

⑥ Châssis

- Choix entre un châssis en forme de X robuste et un châssis à voie variable, faciles à arrimer grâce aux œillets intégrés
- Facilité d'entretien
- Trains de chenilles sans entretien et galets de roulement graissés à vie



Caractéristiques techniques



Moteur

Puissance	
selon norme SAE J1349	295 ch (220 kW) à 1,800 tr/min
selon norme ISO 9249	299 ch (220 kW) à 1,800 tr/min
Couple	1,421 Nm à 1,350 tr/min / 1,048 lbf ft à 1,350 tr/min
Type	Liebherr D944 A7-24
Conception	4 cylindres en ligne
Alésage	130 mm / 5.1 in
Course	150 mm / 5.9 in
Cylindrée	8.0 l / 488 in³
Mode de combustion	Diesel 4 temps
	Common-Rail
	Suralimenté avec refroidissement de l'air d'admission
Traitement des gaz d'échappement	Tier 4 Final
	SCR Filter
	Régénération passive par thermo management
Système de refroidissement	Refroidissement par eau et radiateur à huile, refroidissement de l'air d'admission et du carburant
Filtration	Filtre à air sec avec séparateur primaire
Réservoir de carburant	729 l / 193 gal
Réservoir d'urée	90 l / 24 gal
Circuit électrique	
Tension	24 V
Batteries	2 x 135 Ah / 12 V
Alternateur	Triphasé 28 V / 140 A
Ralenti automatique	Contrôlé par capteur



Commande

Système de répartition d'énergie	A l'aide de distributeurs hydrauliques, permettant une commande simultanée et indépendante de la translation, de l'orientation et de l'équipement
Commandes électriques	Contrôle électro-hydraulique
Rotation et équipement	Pilotage proportionnel par manipulateur en croix
Translation	- Pilotage proportionnel par pédales ou par leviers démontables - Changement automatique ou manuel des vitesses
Fonctions supplémentaires	Pilotage proportionnel par pédale ou par mini-joystick



Circuit hydraulique

Système hydraulique	Système hydraulique Positive Control à deux circuits indépendants. Débit des pompes hydrauliques proportionnel à la demande Dynamique et précision élevée grâce à un système de pilotage fin et une utilisation optimale des pompes Circuit indépendant pour la rotation
Pompes hydrauliques	
Pour l'équipement et la translation	Double pompe Liebherr à débit variable et plateau oscillant
Débit max.	2 x 315 l/min / 2 x 83 gpm
Pression max.	380 bar / 5,511 psi
Pour l'orientation	Pompe à plateau oscillant en circuit fermé
Débit max.	205 l/min / 54 gpm
Pression max.	400 bar / 5,802 psi
Gestion des pompes	Gestion électronique synchronisée avec le bloc de commande
Capacité du réservoir hydr.	239 l / 63 gal
Capacité du circuit hydr.	max. 475 l / max. 126 gal
Filtration	1 filtre dans le circuit retour, avec haute précision de filtration (10 µm / 1,250 mesh)
Système de refroidissement	Radiateur compact, composé d'une unité de refroidissement de l'eau, de l'huile hydraulique, du carburant, de l'air d'admission, de l'huile du réducteur de pompes et d'un ventilateur à entraînement hydrostatique
Modes de travail	Adaptation de la puissance du moteur et de l'hydraulique selon les applications, à l'aide d'un présélecteur du mode de fonctionnement. Par exemple pour des travaux particulièrement économiques et non nuisibles à l'environnement ou pour des rendements d'extraction maximaux et des applications difficiles
Réglage du régime et de la puissance	Adaptation en continu de la puissance du moteur et de l'hydraulique par l'intermédiaire du régime moteur



Orientation

Entraînement	Moteur hydraulique Liebherr à plateau incliné avec clapet de freinage intégré et commande du couple
Réducteur	Liebherr, compact à trains planétaires
Couronne de rotation	Liebherr, étanche, à billes et denture intérieure
Vitesse de rotation	0-8.6 tr/min en continu
Couple de rotation	117 kNm / 86,295 lbf ft
Frein de blocage	Disques sous bain d'huile (à action négative)



Cabine

Cabine	Structure de cabine de sécurité ROPS (système de protection au retournement selon ISO 12117-2:2008) avec pare-brise entièrement ou partiellement escamotable sous le toit, phares LED intégrés dans le toit, porte avec deux vitres latérales coulissantes, grand coffre de rangement et nombreux vide-poches, montage sur plots viscoélastiques anti-vibrations, vitres droite et de toit feuilletées, toutes vitres teintées, pare-soleils extensibles indépendants pour le pare-brise et vitre de toit, allume-cigare et prise 24 V, prise 12 V, porte-bouteille, filet support téléphone portable
Siège du conducteur	Siège Liebherr-Comfort à suspension pneumatique équipé d'une adaptation automatique à la corpulence du conducteur, amortissement vertical et longitudinal du siège (pupitre et manipulateurs inclus), réglage indépendant ou combiné du siège et des accoudoirs (réglables en longueur, en hauteur et en inclinaison), chauffage du siège de série
Consoles	Consoles oscillantes avec le siège, console gauche relevable
Commande et affichages	Grand écran couleur haute définition avec commande explicite par écran tactile, apte à la vidéo, de nombreuses possibilités de réglage, de contrôle et de surveillance (p. ex. climatisation, consommation de carburant, paramètres de la machine et des accessoires)
Climatisation	Climatisation automatique, fonction de ventilation, dégivrage et déshumidification rapides par simple pression sur un bouton, commande des clapets de ventilation par menu. Filtres pour l'air frais et l'air de circulation faciles à remplacer et accessibles de l'extérieur. Unité de climatisation conçue pour des températures extérieures extrêmes, capteurs de rayonnement solaire et de températures extérieures et intérieures
Niveau sonore	
ISO 6396	72 dB(A) = L_{pA} (intérieur)
2000/14/CE	105 dB(A) = L_{WA} (extérieur)



Châssis

Variantes	
S-HD	Voie 2,890 mm / 9'6"
LC-V	Voie 2,390 mm / 2,890 mm / 7'10" / 9'6"
Entraînement	Moteur hydraulique Liebherr à plateau oscillant avec clapets de freinage des deux côtés
Réducteur	Liebherr à train planétaire
Vitesse de translation maximale	2.9 km/h / 1.8mph standard 4.6 km/h / 2.9mph rapide
Force de traction à la chenille	363 kN / 81,610 lbf
Train de chenilles	D7G, sans entretien
Galets de roulement /	10 / 2 (S-HD)
Galets porteurs	10 / 3 (LC-V)
Chenilles	Etanches et graissées
Tuiles	A triples nervures
Frein de blocage	Disques sous bain d'huile (à action négative)
Clapets de freinage	Intégrés dans le moteur de translation
Ouilllets d'arrimage	Intégrés



Equipement

Conception	Combinaison de tôles d'acier et de pièces en acier moulé
Vérins hydrauliques	Vérins Liebherr avec système d'étanchéité et de guidage spécial
Paliers	Etanches et d'entretien réduit
Graissage	Graissage centralisé Liebherr
Assemblage hydraulique	Par brides SAE
Godets	Equipés de série avec système de dents Liebherr

		Longueur de balancier m / ft in	Flèche monobloc 6.45 m / 21'2" montage direct		Flèche monobloc SME 6.15 m / 20'2" montage direct		Flèche monobloc SME 6.45 m / 21'2" montage direct	
			mm / ft in		mm / ft in		mm / ft in	
			S-HD	LC-V	S-HD	LC-V	S-HD	LC-V
R	Rayon de giration avant		4,250 / 13'11"		4,050 / 13'3"		4,250	
S	Hauteur avec flèche relevée		8,950 / 29'4"	9,050 / 29' 8"	8,750 / 28'8"	8,850 / 29'	8,950 / 29'4"	9,050 / 29'8"
T	Hauteur à la flèche	2.60 / 8'6"	3,350 / 11'	3,650 / 12'	-	-	-	-
		2.90 / 9'6"	3,750 / 12'4"	3,850 / 12' 8"	-	-	-	-
		3.25 / 10'8"	3,800 / 12'6"	3,900 / 12'10"	-	-	-	-
		3.95 / 13'	3,400 ¹⁾ / 11'2" ¹⁾	3,450 ¹⁾ / 11' 4" ¹⁾	-	-	-	-
		2.15 / 7'1" SME	-	-	3,550 / 11' 8"	3,600 / 11'10"	3,500 / 11' 6"	3,550 / 11'8"
					3,350 ¹⁾ / 11' ¹⁾	3,400 ¹⁾ / 11' 2" ¹⁾	3,300 ¹⁾ / 10'10" ¹⁾	3,350 ¹⁾ / 11' ¹⁾
		2.60 / 8'6" SME	-	-	3,900 / 12'10"	3,950 / 13'	3,700 / 12' 2"	3,750 / 12'4"
					3,350 ¹⁾ / 11' ¹⁾	3,450 ¹⁾ / 11' 4" ¹⁾	3,350 ¹⁾ / 11' ¹⁾	3,400 ¹⁾ / 11'2" ¹⁾
U	Longueur au sol	2.60 / 8'6"	7,000 / 23'	7,000 / 23'	-	-	-	-
		2.90 / 9'6"	6,700 / 22'	7,000 / 23'	-	-	-	-
		3.25 / 10'8"	6,250 / 20'6"	7,000 / 23'	-	-	-	-
		3.95 / 13'	8,050 ¹⁾ / 26'5" ¹⁾	8,000 ¹⁾ / 26' 3" ¹⁾	-	-	-	-
		2.15 / 7'1" SME	-	-	7,050 / 23' 2"	6,850 / 22' 6"	7,400 / 24'3"	-
					9,550 ¹⁾ / 31' 4" ¹⁾	9,500 ¹⁾ / 31' 2" ¹⁾	7,800 ¹⁾ / 25'7" ¹⁾	-
		2.60 / 8'6" SME	-	-	6,850 / 22' 6"	6,850 / 22' 6"	7,050 / 23'2"	-
					9,100 ¹⁾ / 29'10" ¹⁾	9,100 ¹⁾ / 29'10" ¹⁾	7,550 ¹⁾ / 24'9" ¹⁾	-
V	Longueur hors-tout	2.60 / 8'6"	11,200 / 36'9"	-	-	-	-	-
		2.90 / 9'6"	11,200 / 36'9"	-	-	-	-	-
		3.25 / 10'8"	11,200 / 36'9"	-	-	-	-	-
		3.95 / 13'	11,000 ¹⁾ / 36'1" ¹⁾	-	-	-	-	-
		2.15 / 7'1" SME	-	-	10,900 / 35'9"	-	11,200 / 36'9"	-
					10,800 ¹⁾ / 35'5" ¹⁾	-	11,100 ¹⁾ / 36'5" ¹⁾	-
		2.60 / 8'6" SME	-	-	10,900 / 35'9"	-	11,200 / 36'9"	-
					10,800 ¹⁾ / 35'5" ¹⁾	-	11,100 ¹⁾ / 36'5" ¹⁾	-
	Godet		2.15 m³ / 2.81 yd³		2.50 m³ / 3.27 yd³		2.25 m³ / 2.94 yd³	

¹⁾ sans godet

Dimensions de transport


éléments démontables enlevés

	Châssis	Flèche monobloc 6.45 m / 21'2"			Flèche monobloc SME 6.15 m / 20'2"			Flèche monobloc SME 6.45 m / 21'2"		
		mm / ft in			mm / ft in			mm / ft in		
Largeur des tuiles		600 / 24"	750 / 30"	900 / 35"	600 / 24"	750 / 30"	900 / 35"	600 / 24"	750 / 30"	900 / 35"
Largeur de transport	S-HD	3,490 / 11' 5"	3,640 / 11'11"	3,790 / 12' 5"	3,490 / 11' 5"	3,640 / 11'11"	3,790 / 12' 5"	3,490 / 11' 5"	3,640 / 11'11"	3,790 / 12' 5"
	LC-V	2,990 / 9'10"	3,140 / 10' 4"	3,290 / 10'10"	2,990 / 9'10"	3,140 / 10' 4"	3,290 / 10'10"	2,990 / 9'10"	3,140 / 10' 4"	3,290 / 10'10"
	Châssis / Balancier m / ft in	S-HD		LC-V	S-HD		LC-V	S-HD		LC-V
		mm / ft in			mm / ft in			mm / ft in		
Longueur de transport		11,200 / 36'9" / 11,000 ¹⁾ / 36'1" ¹⁾			10,900 / 35'9" / 10,800 ¹⁾ / 35'5" ¹⁾			11,200 / 36'9" / 11,100 ¹⁾ / 36'5" ¹⁾		
Hauteur de transport	2.60 / 8'6"	3,350 / 11'	3,650 / 12'		-	-		-	-	
	2.90 / 9'6"	3,750 / 12'4"	3,850 / 12' 8"		-	-		-	-	
	3.25 / 10'8"	3,800 / 12'6"	3,900 / 12'10"		-	-		-	-	
	3.95 / 13'	3,400 ¹⁾ / 11'2" ¹⁾	3,450 ¹⁾ / 11' 4" ¹⁾		-	-		-	-	
	2.15 / 7'1" SME	-	-		3,550 / 11' 8"	3,600 / 11'10"		3,500 / 11' 6"	3,550 / 11'8"	
					3,350 ¹⁾ / 11' ¹⁾	3,400 ¹⁾ / 11' 2" ¹⁾		3,300 ¹⁾ / 10'10" ¹⁾	3,350 ¹⁾ / 11' ¹⁾	
	2.60 / 8'6" SME	-	-		3,900 / 12'10"	3,950 / 13'		3,700 / 12' 2"	3,750 / 12'4"	
					3,350 ¹⁾ / 11' ¹⁾	3,450 ¹⁾ / 11' 4" ¹⁾		3,350 ¹⁾ / 11' ¹⁾	3,400 ¹⁾ / 11'2" ¹⁾	
Godet		2.15 m³ / 2.81 yd³			2.50 m³ / 3.27 yd³			2.25 m³ / 2.94 yd³		

¹⁾ sans godet

Équipement rétro

avec flèche monobloc 6.45 m / 21'2"



Débattements

sans attache rapide		1	2	3	4
Longueur de balancier	m / ft in	2.60 / 8' 6"	2.90 / 9' 6"	3.25 / 10' 8"	3.95 / 13'
A Portée max. au sol	m / ft in	10.60 / 34' 9"	10.85 / 35' 7"	11.17 / 36' 8"	11.70 / 38' 5"
B Profondeur de fouille max.	m / ft in	6.95 / 22' 10"	7.25 / 23' 9"	7.60 / 24' 11"	8.30 / 27' 3"
C Hauteur de déversement min.	m / ft in	3.14 / 10' 4"	2.84 / 9' 4"	2.49 / 8' 2"	1.79 / 5' 10"
D Hauteur de déversement max.	m / ft in	6.73 / 22' 1"	6.80 / 22' 4"	6.93 / 22' 9"	6.95 / 22' 10"
E Hauteur d'attaque max.	m / ft in	10.35 / 33' 11"	10.40 / 34' 1"	10.53 / 34' 7"	10.47 / 34' 4"

Forces

sans attache rapide		1	2	3	4
Force de pénétration (ISO 6015)	kN / lbf	212 / 47,660	198 / 44,510	183 / 41,140	159 / 35,750
Force de cavage (ISO 6015)	kN / lbf	238 / 53,510	238 / 53,510	238 / 53,510	238 / 53,510
Force de pénétration (SAE J1179)	kN / lbf	202 / 45,410	189 / 42,490	176 / 39,570	154 / 34,620
Force de cavage (SAE J1179)	kN / lbf	210 / 47,210	210 / 47,210	210 / 47,210	210 / 47,210

Poids en ordre de marche et pression au sol

Le poids en ordre de marche comprend la machine de base avec le contrepoids de 8.4 t / 18,520 lb, la flèche monobloc de 6.45 m / 21'2", le balancier de 3.25 m / 10'8" et le godet de 2.15 m³ / 2.81 yd³ (1,730 kg / 3,810 lb).

Châssis		S-HD		
Largeur des tuiles	mm / in	600 / 24"	750 / 30"	900 / 35"
Poids	kg / lb	41,200 / 90,830	42,450 / 93,590	43,300 / 95,460
Pression au sol	kg/cm² / psi	0.72 / 10.2	0.60 / 8.5	0.51 / 7.3

Châssis	LC-V			
Largeur des tuiles	mm / in	600 / 24"	750 / 30"	900 / 35"
Poids	kg / lb	43,600 / 96,120	44,850 / 98,880	45,700 / 100,750
Pression au sol	kg/cm² / psi	0.77 / 11.0	0.63 / 9.0	0.54 / 7.7

Le poids en ordre de marche comprend la machine de base avec le contrepoids de 9.4 t / 20,720 lb, la flèche monobloc de 6.45 m / 21'2", le balancier de 3.25 m / 10'8" et le godet de 2.15 m³ / 2.81 yd³ (1,730 kg / 3,810 lb).

Châssis	S-HD			
Largeur des tuiles	mm / in	600 / 24"	750 / 30"	900 / 35"
Poids	kg / lb	42,200 / 93,040	43,450 / 95,790	44,300 / 97,670
Pression au sol	kg/cm² / psi	0.74 / 10.5	0.61 / 8.7	0.52 / 7.4

Châssis	LC-V			
Largeur des tuiles	mm / in	600 / 24"	750 / 30"	900 / 35"
Poids	kg / lb	44,600 / 98,330	45,850 / 101,080	46,700 / 102,960
Pression au sol	kg/cm² / psi	0.79 / 11.2	0.65 / 9.2	0.55 / 7.8

Godets rétro Stabilité (limitation à 75 % de la charge de basculement statique conformément à la norme ISO 10567*)

				Châssis S-HD (avec tuiles de 750 mm / 30")								Châssis LC-V (avec tuiles de 750 mm / 30")							
Largeur de coupe	Capacité ISO 7451	Poids ³⁾	Poids ⁴⁾	Longueur de balancier (m / ft in)								Longueur de balancier (m / ft in)							
				sans attache rapide				avec attache rapide				sans attache rapide				avec attache rapide			
				2.60 8'6"	2.90 9'6"	3.25 10'8"	3.95 13'	2.60 8'6"	2.90 9'6"	3.25 10'8"	3.95 13'	2.60 8'6"	2.90 9'6"	3.25 10'8"	3.95 13'	2.60 8'6"	2.90 9'6"	3.25 10'8"	3.95 13'
avec contrepoids de 8.4 t / 18,520 lb																			
STD ¹⁾	1,650	2.00	1,730	1,690	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	5'5"	2.62	3,810	3,730															
	1,600	2.15	1,770	1,730	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	5'3"	2.81	3,900	3,810															
	1,650	2.25	1,810	1,770	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	5'5"	2.94	3,990	3,900															
	1,800	2.50	1,900	1,860	▲	▲	■	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	■	■
	5'11"	3.27	4,190	4,100	▲	■	▲	■	▲	■	▲	■	▲	▲	▲	■	▲	▲	■
	1,800	2.75	1,970	1,930															
	5'11"	3.60	4,340	4,260															
HD ²⁾	1,850	3.00	2,020	1,980	■	▲	■	△	■	▲	■	△	▲	■	▲	■	■	▲	■
	6'1"	3.92	4,450	4,370															
	1,650	2.00	1,830	1,790	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	5'5"	2.62	4,030	3,950															
	1,600	2.15	1,870	1,830	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	5'3"	2.81	4,120	4,030															
	1,650	2.25	1,910	1,870	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	5'5"	2.94	4,210	4,120															
	1,800	2.50	2,000	1,960	▲	▲	■	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	■	▲	▲	■
	5'11"	3.27	4,410	4,320															
STD ¹⁾	1,800	2.75	2,080	2,040	▲	■	▲	■	■	■	▲	△	▲	▲	■	▲	▲	■	■
	5'11"	3.60	4,590	4,500															
	1,850	3.00	2,020	1,980	▲	■	▲	■	▲	■	▲	■	▲	▲	■	▲	▲	■	▲
	6'1"	3.92	4,450	4,370															
	1,650	2.00	1,830	1,790	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	5'5"	2.62	4,030	3,950															
	1,600	2.15	1,870	1,830	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	5'3"	2.81	4,120	4,030															
	1,650	2.25	1,910	1,870	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	5'5"	2.94	4,210	4,120															
HD ²⁾	1,800	2.50	2,000	1,960	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	■
	5'11"	3.27	4,410	4,320															
	1,800	2.75	2,080	2,040	▲	▲	■	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲
	5'11"	3.60	4,590	4,500															
	1,850	3.00	2,130	2,090	▲	■	▲	■	■	■	▲	■	▲	▲	■	▲	▲	■	■
	6'1"	3.92	4,700	4,610															

* Indications données à portée maximale sur une rotation de la tourelle à 360° conformément à la norme ISO 10567

¹⁾ Godet rétro standard avec dents Liebherr Z 50

²⁾ Godet rétro HD avec dents Liebherr Z 50

³⁾ Godet pour montage direct


⁴⁾ Godet pour montage à l'attache rapide SWA 66 (430 kg / 950 lb)

Autres godets rétro disponibles sur demande

Poids spécifique max. des matériaux ▲ = ≤ 2.0 t/m³ / 3,400 lb/yard³, ■ = ≤ 1.8 t/m³ / 3,000 lb/yard³, ▲ = ≤ 1.65 t/m³ / 2,800 lb/yard³, ■ = ≤ 1.5 t/m³ / 2,500 lb/yard³, △ = ≤ 1.2 t/m³ / 2,000 lb/yard³

Équipement rétro

avec flèche monobloc SME 6.15 m / 20'2"



Débattements

sans attache rapide		1	2
Longueur de balancier	m / ft in	2.15 / 7'1"	2.60 / 8' 6"
		SME	SME
A Portée max. au sol	m / ft in	9.86 / 32'4"	10.28 / 33' 9"
B Profondeur de fouille max.	m / ft in	6.23 / 20'5"	6.68 / 21'11"
C Hauteur de déversement min.	m / ft in	3.37 / 11'1"	2.92 / 9' 7"
D Hauteur de déversement max.	m / ft in	6.32 / 20'9"	6.61 / 21' 8"
E Hauteur d'attaque max.	m / ft in	9.86 / 32'4"	10.06 / 33'

Forces

sans attache rapide		1	2
Force de pénétration (ISO 6015)	kN / lbf	238 / 53,510	212 / 47,660
Force de cavage (ISO 6015)	kN / lbf	264 / 59,350	264 / 59,350
Force de pénétration (SAE J1179)	kN / lbf	226 / 50,810	202 / 45,410
Force de cavage (SAE J1179)	kN / lbf	233 / 52,380	233 / 52,380

Poids en ordre de marche et pression au sol

Le poids en ordre de marche comprend la machine de base avec le contrepoids de 8.4 t / 18,520 lb, la flèche monobloc SME de 6.15 m / 20'2", le balancier SME de 2.15 m / 7'1" et le godet HD de 2.50 m³ / 3.27 yd³ (2,000 kg / 4,410 lb).

Châssis		S-HD	
Largeur des tuiles	mm / in	600 / 24"	750 / 30"
Poids	kg / lb	41,400 / 91,270	42,650 / 94,030
Pression au sol	kg/cm² / psi	0.73 / 10.4	0.60 / 8.5

Châssis		LC-V	
Largeur des tuiles	mm / in	600 / 24"	750 / 30"
Poids	kg / lb	43,800 / 96,560	45,050 / 99,320
Pression au sol	kg/cm² / psi	0.77 / 11.0	0.63 / 9.0

Le poids en ordre de marche comprend la machine de base avec le contrepoids de 9.4 t / 20,720 lb, la flèche monobloc SME de 6.15 m / 20'2", le balancier SME de 2.15 m / 7'1" et le godet HD de 2.50 m³ / 3.27 yd³ (2,000 kg / 4,410 lb).

Châssis		S-HD	
Largeur des tuiles	mm / in	600 / 24"	750 / 30"
Poids	kg / lb	42,400 / 93,480	43,650 / 96,230
Pression au sol	kg/cm² / psi	0.75 / 10.7	0.61 / 8.7

Châssis		LC-V	
Largeur des tuiles	mm / in	600 / 24"	750 / 30"
Poids	kg / lb	44,800 / 98,770	46,050 / 101,520
Pression au sol	kg/cm² / psi	0.79 / 11.2	0.65 / 9.2

Godets rétro Stabilité (limitation à 75 % de la charge de basculement statique conformément à la norme ISO 10567*)

				Châssis S-HD (avec tuiles de 750 mm / 30")				Châssis LC-V (avec tuiles de 750 mm / 30")				
Largeur de coupe	Capacité ISO 7451	Poids ³⁾	Poids ⁴⁾	Longueur de balancier (m / ft in)				Longueur de balancier (m / ft in)				
				sans attache rapide		avec attache rapide		sans attache rapide		avec attache rapide		
				2.15	2.60	2.15	2.60	2.15	2.60	2.15	2.60	
				7'1"	8'6"	7'1"	8'6"	7'1"	8'6"	7'1"	8'6"	
avec contrepoids de 8.4t / 18,520 lb												
HD ¹⁾	1,600	2.15	1,870	1,830	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	5'3"	2.81	4,120	4,030	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	1,650	2.25	1,910	1,870	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	5'5"	2.94	4,210	4,120	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	1,800	2.50	2,000	1,960	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	5'11"	3.27	4,410	4,320	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
HDX ²⁾	1,800	2.75	2,080	2,040	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	5'11"	3.60	4,590	4,500	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	1,850	3.00	2,130	2,090	▲	■	▲	■	▲	▲	▲	
	6'1"	3.92	4,700	4,610	▲	■	▲	■	▲	▲	▲	
	1,650	2.00	2,490	2,530	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	5'5"	2.62	5,490	5,580	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
HDR ³⁾	1,650	2.25	2,570	2,610	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	5'5"	2.94	5,670	5,750	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	1,650	2.50	2,660	2,700	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	5'5"	3.27	5,860	5,950	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	avec contrepoids de 9.4t / 20,720 lb											
	HD ¹⁾	1,600	2.15	1,870	1,830	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
5'3"		2.81	4,120	4,030	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
1,650		2.25	1,910	1,870	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
5'5"		2.94	4,210	4,120	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
1,800		2.50	2,000	1,960	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
5'11"		3.27	4,410	4,320	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
HDX ²⁾	1,800	2.75	2,080	2,040	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	5'11"	3.60	4,590	4,500	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	1,850	3.00	2,130	2,090	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	6'1"	3.92	4,700	4,610	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	1,650	2.00	2,490	2,530	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	5'5"	2.62	5,490	5,580	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
HDR ³⁾	1,650	2.25	2,570	2,610	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	5'5"	2.94	5,670	5,750	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	1,650	2.50	2,660	2,700	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	5'5"	3.27	5,860	5,950	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	

* Indications données à portée maximale sur une rotation de la tourelle à 360° conformément à la norme ISO 10567

¹⁾ Godet rétro HD avec dents Liebherr Z 50

²⁾ Godet rétro HDR avec dents Z 70

³⁾ Godet pour montage direct


⁴⁾ Godet pour montage à l'attache rapide SWA 66 (430 kg / 950 lb)

Autres godets rétro disponibles sur demande

Poids spécifique max. des matériaux ▲ = ≤ 2.0 t/m³ / 3,400 lb/yard, ■ = ≤ 1.8 t/m³ / 3,000 lb/yard

Équipement rétro

avec flèche monobloc SME 6.45 m / 21'2"



Débattements

sans attache rapide		1	2
Longueur de balancier	m / ft in	2.15 / 7'1"	2.60 / 8'6"
		SME	SME
A Portée max. au sol	m / ft in	10.17 / 33'4"	10.58 / 34'9"
B Profondeur de fouille max.	m / ft in	6.44 / 21'2"	6.89 / 22'7"
C Hauteur de déversement min.	m / ft in	3.65 / 12'	3.20 / 10'6"
D Hauteur de déversement max.	m / ft in	6.60 / 21'8"	6.79 / 22'3"
E Hauteur d'attaque max.	m / ft in	10.13 / 33'3"	10.34 / 33'11"

Forces

sans attache rapide		1	2
Force de pénétration (ISO 6015)	kN / lbf	238 / 53,510	212 / 47,660
Force de cavage (ISO 6015)	kN / lbf	264 / 59,350	264 / 59,350
Force de pénétration (SAE J1179)	kN / lbf	226 / 50,810	202 / 45,410
Force de cavage (SAE J1179)	kN / lbf	233 / 52,380	233 / 52,380

Poids en ordre de marche et pression au sol

Le poids en ordre de marche comprend la machine de base avec le contrepoids de 8.4 t / 18,520 lb, la flèche monobloc SME de 6.45 m / 21'2", le balancier SME de 2.60 m / 8'6" et le godet HD de 2.25 m³ / 2.94 yd³ (1,910 kg / 4,210 lb).

Châssis		S-HD	
Largeur des tuiles	mm / in	600 / 24"	750 / 30"
Poids	kg / lb	41,550 / 91,600	42,800 / 94,360
Pression au sol	kg/cm² / psi	0.73 / 10.4	0.60 / 8.5

Châssis		LC-V	
Largeur des tuiles	mm / in	600 / 24"	750 / 30"
Poids	kg / lb	43,950 / 96,890	45,200 / 99,650
Pression au sol	kg/cm² / psi	0.77 / 11.0	0.64 / 9.1

Le poids en ordre de marche comprend la machine de base avec le contrepoids de 9.4 t / 20,720 lb, la flèche monobloc SME de 6.45 m / 21'2", le balancier SME de 2.60 m / 8'6" et le godet HD de 2.25 m³ / 2.94 yd³ (1,910 kg / 4,210 lb).

Châssis		S-HD	
Largeur des tuiles	mm / in	600 / 24"	750 / 30"
Poids	kg / lb	42,550 / 93,810	43,800 / 96,560
Pression au sol	kg/cm² / psi	0.75 / 10.7	0.62 / 8.8

Châssis		LC-V	
Largeur des tuiles	mm / in	600 / 24"	750 / 30"
Poids	kg / lb	44,950 / 99,100	46,200 / 101,850
Pression au sol	kg/cm² / psi	0.79 / 11.3	0.65 / 9.2

Godets rétro Stabilité (limitation à 75 % de la charge de basculement statique conformément à la norme ISO 10567*)

Largeur de coupe Capacité ISO 7451 Poids ³⁾ Poids ⁴⁾ mm m ³ ft in yd ³ kg lb lb				Châssis S-HD (avec tuiles de 750 mm / 30")				Châssis LC-V (avec tuiles de 750 mm / 30")			
				Longueur de balancier (m / ft in)				Longueur de balancier (m / ft in)			
				sans attache rapide		avec attache rapide		sans attache rapide		avec attache rapide	
				2.15 7'1"	2.60 8'6"	2.15 7'1"	2.60 8'6"	2.15 7'1"	2.60 8'6"	2.15 7'1"	2.60 8'6"
avec contrepoids de 8.4t / 18,520 lb											
HD ¹⁾	1,600 5'3"	2.15 2.81	1,870 4,120	1,830 4,030	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1,650 5'5"	2.25 2.94	1,910 4,210	1,870 4,120	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1,800 5'11"	2.50 3.27	2,000 4,410	1,960 4,320	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1,800 5'11"	2.75 3.60	2,080 4,590	2,040 4,500	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲
	1,850 6'1"	3.00 3.92	2,130 4,700	2,090 4,610	■	▲	■	▲	▲	■	■
	HDX ²⁾	1,650 5'5"	2.00 2.62	2,490 5,490	2,530 5,580	▲	▲	▲	▲	▲	▲
1,650 5'5"		2.25 2.94	2,570 5,670	2,610 5,750	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
1,650 5'5"		2.50 3.27	2,660 5,860	2,700 5,950	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲
avec contrepoids de 9.4t / 20,720 lb											
HD ¹⁾	1,600 5'3"	2.15 2.81	1,870 4,120	1,830 4,030	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1,650 5'5"	2.25 2.94	1,910 4,210	1,870 4,120	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1,800 5'11"	2.50 3.27	2,000 4,410	1,960 4,320	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1,800 5'11"	2.75 3.60	2,080 4,590	2,040 4,500	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1,850 6'1"	3.00 3.92	2,130 4,700	2,090 4,610	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲
	HDX ²⁾	1,650 5'5"	2.00 2.62	2,490 5,490	2,530 5,580	▲	▲	▲	▲	▲	▲
1,650 5'5"		2.25 2.94	2,570 5,670	2,610 5,750	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
1,650 5'5"		2.50 3.27	2,660 5,860	2,700 5,950	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲

* Indications données à portée maximale sur une rotation de la tourelle à 360° conformément à la norme ISO 10567

¹⁾ Godet rétro HD avec dents Liebherr Z 50

²⁾ Godet rétro HDR avec dents Z 70

³⁾ Godet pour montage direct

⁴⁾ Godet pour montage à l'attache rapide SWA 66 (430 kg / 950 lb)

Autres godets rétro disponibles sur demande

Poids spécifique max. des matériaux ▲ = ≤ 2.0 t/m³ / 3,400 lb/yd, ■ = ≤ 1.8 t/m³ / 3,000 lb/yd, ▲ = ≤ 1.65 t/m³ / 2,800 lb/yd

Forces de levage

avec flèche monobloc 6.45 m / 21'2", contrepoids 8.4 t / 18,520 lb et tuiles 750 mm / 30"

Balancier 2.60 m / 8'6"

Châssis		3.0m 10 ft		4.5m 15 ft		6.0m 20 ft		7.5m 25 ft		9.0m 30 ft			m ft in
													
S-HD	9.0m t												
	30ft lb												
	7.5m t					10.0*	10.0			9.8*	9.8*	7.1	
	25ft lb					22.0*	22.0*			21.8*	21.8*	22'11"	
	6.0m t					10.6*	10.6*	9.1	9.7*	8.3	9.6*	8.0	
	20ft lb					23.1*	23.1*	19.5	21.3*	18.5	21.2*	26'	
	4.5m t			15.4*	15.4*	11.9*	11.9*	8.8	10.2*	7.3	9.6*	8.5	
	15ft lb			33.0*	33.0*	25.7*	25.7*	19.1	22.2*	16.2	21.1*	27'11"	
	3.0m t			17.6	18.5*	11.7	13.3*	8.6	10.9*	6.8	9.7*	8.8	
	10ft lb			38.1	39.8*	25.3	28.8*	18.5	23.6*	15.1	21.3*	28'10"	
LC-V	1.5m t			16.6*	16.6*	11.2	14.3*	8.3	11.4*	6.7	9.8*	8.8	
	5ft lb			36.4	40.3*	24.2	31.1*	17.9	24.8*	14.7	21.6*	28'10"	
	0m t			16.7	19.6*	11.0	14.7*	8.1	11.6*	6.9	10.0*	8.5	
	0ft lb			35.9	42.6*	23.7	31.8*	17.5	25.1*	15.1	22.0*	27'11"	
	-1.5m t	15.4*	15.4*	16.8	18.3*	10.9	14.1*	8.1	11.1*	7.5	10.1*	7.9	
	-5ft lb	35.0*	35.0*	36.0	39.8*	23.6	30.6*	17.5	23.9*	16.5	22.3*	26'	
	-3.0m t	20.0*	20.0*	16.0*	16.0*	11.1	12.5*			8.9	10.1*	7.0	
	-10ft lb	43.5*	43.5*	34.7*	34.7*	23.9	27.0*			19.7	22.3*	22'11"	
	-4.5m t			11.9*	11.9*					9.4*	9.4*	5.5	
	-15ft lb			25.4*	25.4*					20.5*	20.5*	17'10"	

Balancier 2.90 m / 9'6"

Châssis		3.0m 10ft		4.5m 15ft		6.0m 20ft		7.5m 25ft		9.0m 30ft				m ft in
														
S-HD	9.0m t													
	30ft lb													
	7.5m t											9.3*	9.3*	7.4
	25ft lb											20.5*	20.5*	23'11"
	6.0m t					10.2*	10.2*	9.1	9.3*			7.9	9.1*	8.3
	20ft lb					22.2*	22.2*	19.6	20.5*			17.6	20.0*	26'11"
	4.5m t			14.6*	14.6*	11.5*	11.5*	8.9	9.9*			7.0	9.2*	8.8
	15ft lb			31.5*	31.5*	24.9*	24.9*	19.1	21.5*			15.5	20.2*	28'10"
	3.0m t			17.8	17.8*	11.8	13.0*	8.6	10.6*	6.6	9.3*	6.5	9.3*	9.0
	10ft lb			38.4*	38.4*	25.4	28.0*	18.5	23.1*			14.4	20.4*	29'7"
LC-V	1.5m t			16.9	19.6*	11.2	14.1*	8.3	11.2*	6.4	9.5*	6.4	9.4*	9.0
	5ft lb			36.5	42.4*	24.3	30.6*	17.9	24.4*			14.1	20.8*	29'7"
	0m t			16.6	19.7*	10.9	14.6*	8.1	11.5*			6.5	9.7*	8.8
	0ft lb			35.8	42.8*	23.6	31.6*	17.4	24.9*			14.4	21.3*	28'10"
	-1.5m t	15.4*	15.4*	16.6	18.7*	10.9	14.2*	8.0	11.2*			7.1	9.8*	8.2
	-5ft lb	34.8*	34.8*	35.8	40.6*	23.4	30.8*	17.3	24.2*			15.6	21.7*	26'11"
	-3.0m t	21.5*	21.5*	16.6*	16.6*	11.0	12.9*					8.3	9.9*	7.3
	-10ft lb	46.7*	46.7*	36.0*	36.0*	23.6	27.8*					18.4	21.9*	23'11"
	-4.5m t	16.2*	16.2*	13.0*	13.0*	9.6*	9.6*					9.5*	9.5*	5.9
	-15ft lb	34.8*	34.8*	27.7*	27.7*							20.8*	20.8*	19'1"
-6.0m t														
-20ft lb														
LC-V	9.0m t													
	30ft lb													
	7.5m t											9.2*	9.2*	7.4
	25ft lb											20.4*	20.4*	23'11"
	6.0m t					10.3*	10.3*	9.4*	9.4*			8.2	9.1*	8.3
	20ft lb					22.4*	22.4*	20.5*	20.5*			18.3	20.0*	26'11"
	4.5m t			14.9*	14.9*	11.6*	11.6*	9.3	9.9*			7.3	9.2*	8.8
	15ft lb			32.0*	32.0*	25.1*	25.1*	20.1	21.7*			16.2	20.2*	28'10"
	3.0m t			18.1*	18.1*	12.3	13.1*	9.0	10.7*	6.9	9.3*	6.9	9.3*	9.0
	10ft lb			38.9*	38.9*	26.6	28.3*	19.4	23.2*			15.2	20.5*	29'7"
LC-V	1.5m t			17.8	19.7*	11.8	14.2*	8.7	11.3*	6.8	9.5*	6.8	9.5*	9.0
	5ft lb			38.4	42.6*	25.5	30.7*	18.8	24.5*			14.9	20.9*	29'7"
	0m t			17.6	19.7*	11.6	14.6*	8.5	11.5*			7.0	9.7*	8.8
	0ft lb			37.8	42.7*	24.9	31.6*	18.4	24.9*			15.4	21.3*	28'10"
	-1.5m t	16.1*	16.1*	17.6	18.6*	11.5	14.2*	8.5	11.1*			7.6	9.9*	8.2
	-5ft lb	36.5*	36.5*	37.8	40.3*	24.8	30.7*	18.4	24.0*			16.7	21.7*	26'11"
	-3.0m t	21.1*	21.1*	16.4*	16.4*	11.6	12.7*					8.9	9.9*	7.3
	-10ft lb	45.9*	45.9*	35.5*	35.5*	25.0	27.4*					19.8	21.8*	23'11"
	-4.5m t			12.5*	12.5*							9.4*	9.4*	5.9
	-15ft lb			26.7*	26.7*							20.6*	20.6*	19'1"
-6.0m t														
-20ft lb														



Hauteur



Rotation de 360°



Dans l'axe



Portée max.

* Limitée par l'hydraulique

Les charges en bout de balancier (sans accessoire) sont exprimées en tonnes (t) / lb x 1,000 et indiquées pour une rotation de la tourelle à 360°, sur une surface dure, horizontale et portant uniformément. Les autres valeurs sont indiquées pour la tourelle dans l'axe du châssis. Les valeurs sont déterminées avec des tuiles de 750 mm / 30". Conformément à la norme ISO 10567 les valeurs correspondent à 75% de la charge de basculement statique ou à 87% de la limite hydraulique (caractérisés par *). En cas de démontage du vérin de godet, du levier de renvoi et de la biellette, la charge est à majorer de 495 kg / 1,090 lb supplémentaires. La capacité de charge de la machine est limitée en fonction de la stabilité et des limites hydrauliques.

Déterminez la capacité de charge maximale à partir du tableau de charges affiché dans la cabine ou du tableau de charges inséré dans la notice d'instructions livrée avec la machine.

Balancier 3.25 m / 10'8"

Châssis		3.0m 10 ft	4.5m 15 ft	6.0m 20 ft	7.5m 25 ft	9.0m 30 ft	m ft in	
S-HD	9.0m t							6.5
	30ft lb							
	7.5m t				8.8* 8.8*		8.1* 8.1*	7.8
	25ft lb						18.0* 18.0*	25'2"
	6.0m t				8.9* 8.9*		7.4 8.0*	8.6
	20ft lb				19.5* 19.5*		16.5 17.6*	28'1"
	4.5m t	20.8* 20.8*	13.7* 13.7*	10.9* 10.9*	8.9 9.5*	6.7 8.7*	6.6 8.1*	9.1
	15ft lb						14.6 17.9*	29'10"
	3.0m t		17.0* 17.0*	11.8 12.5*	8.5 10.3*	6.5 9.0*	6.2 8.5*	9.4
	10ft lb		36.6* 36.6*	25.5 27.0*	18.4 22.3*	14.1 19.7*	13.6 18.7*	30'8"
LC-V	1.5m t		17.0 19.2*	11.2 13.8*	8.2 11.0*	6.4 9.3*	6.0 9.0*	9.3
	5ft lb		36.6 41.4*	24.2 29.8*	17.8 23.8*	13.8 20.2*	13.3 19.8*	30'8"
	0m t	7.5* 7.5*	16.5 19.7*	10.9 14.4*	8.0 11.4*	6.3 9.4*	6.2 9.2*	9.1
	0ft lb	17.4* 17.4*	35.6 42.6*	23.5 31.2*	17.3 24.6*		13.6 20.3*	29'10"
	-1.5m t	14.8* 14.8*	16.5 18.9*	10.7 14.3*	7.9 11.2*		6.6 9.4*	8.6
	-5ft lb	33.5* 33.5*	35.4 41.1*	23.1 30.9*	17.1 24.2*		14.6 20.8*	28'
	-3.0m t	22.9* 22.9*	16.6 17.2*	10.8 13.2*	8.0 10.1*		7.6 9.6*	7.7
	-10ft lb	49.8* 49.8*	35.7 37.2*	23.3 28.5*	17.3 21.7*		16.9 21.1*	25'2"
	-4.5m t	18.0* 18.0*	13.9* 13.9*	10.6* 10.6*			9.4* 9.4*	6.4
	-15ft lb	38.7* 38.7*	29.9* 29.9*	22.4* 22.4*			20.6* 20.6*	20'8"
LC-V	-6.0m t							
	-20ft lb							
	9.0m t						8.6* 8.6*	6.5
	30ft lb							
	7.5m t				8.7* 8.7*		8.1* 8.1*	7.8
	25ft lb				18.6* 18.6*		17.9* 17.9*	25'2"
	6.0m t			9.7* 9.7*	8.9* 8.9*		7.7 8.0*	8.6
	20ft lb			21.2* 21.2*	19.5* 19.5*		17.1 17.6*	28'1"
	4.5m t	21.7* 21.7*	14.0* 14.0*	11.1* 11.1*	9.3 9.6*	7.1 8.7*	6.9 8.1*	9.1
	15ft lb	45.9* 45.9*	30.1* 30.1*	24.0* 24.0*	20.1 20.8*		15.3 17.9*	29'10"
LC-V	3.0m t		17.2* 17.2*	12.4 12.6*	9.0 10.3*	6.9 9.0*	6.5 8.6*	9.4
	10ft lb		37.1* 37.1*	26.7 27.3*	19.4 22.5*	14.9 19.7*	14.4 18.8*	30'8"
	1.5m t		17.9 19.3*	11.8 13.8*	8.7 11.0*	6.7 9.3*	6.4 9.0*	9.3
	5ft lb		38.5 41.6*	25.5 30.0*	18.7 23.9*	14.5 20.3*	14.1 19.8*	30'8"
	0m t	8.2* 8.2*	17.5 19.6*	11.5 14.4*	8.5 11.4*	6.6 9.3*	6.6 9.2*	9.1
	0ft lb	18.8* 18.8*	37.6 42.6*	24.8 31.3*	18.3 24.7*		14.5 20.3*	29'10"
	-1.5m t	15.5* 15.5*	17.4 18.8*	11.4 14.2*	8.4 11.2*		7.1 9.4*	8.6
	-5ft lb	34.9* 34.9*	37.4 40.9*	24.5 30.8*	18.1 24.1*		15.6 20.8*	28'
	-3.0m t	22.6* 22.6*	17.0* 17.0*	11.4 13.0*	8.5 10.0*		8.2 9.6*	7.7
	-10ft lb	49.1* 49.1*	36.7* 36.7*	24.7 28.1*	18.3 21.3*		18.2 21.1*	25'2"
LC-V	-4.5m t	17.5* 17.5*	13.6* 13.6*	10.2* 10.2*			9.3* 9.3*	6.4
	-15ft lb	37.5* 37.5*	29.1* 29.1*	21.6* 21.6*			20.5* 20.5*	20'8"
	-6.0m t							
	-20ft lb							

 Hauteur  Rotation de 360°  Dans l'axe  Portée max. * Limitée par l'hydraulique

Les charges en bout de balancier (sans accessoire) sont exprimées en tonnes (t) / lb x 1,000 et indiquées pour une rotation de la tourelle à 360°, sur une surface dure, horizontale et portant uniformément. Les autres valeurs sont indiquées pour la tourelle dans l'axe du châssis. Les valeurs sont déterminées avec des tuiles de 750 mm / 30". Conformément à la norme ISO 10567 les valeurs correspondent à 75% de la charge de basculement statique ou à 87% de la limite hydraulique (caractérisés par *). En cas de démontage du vérin de godet, du levier de renvoi et de la biellette, la charge est à majorer de 495 kg / 1,090 lb supplémentaires. La capacité de charge de la machine est limitée en fonction de la stabilité et des limites hydrauliques.

Déterminez la capacité de charge maximale à partir du tableau de charges affiché dans la cabine ou du tableau de charges inséré dans la notice d'instructions livrée avec la machine.

Balancier 3.95 m / 13'

Châssis		3.0m 10 ft	4.5m 15 ft	6.0m 20 ft	7.5m 25 ft	9.0m 30 ft	m ft in	
S-HD	9.0m t						6.7* 6.7*	7.2
	30ft lb							
	7.5m t				7.7* 7.7*		6.4* 6.4*	8.4
	25ft lb				17.0* 17.0*		14.1* 14.1*	27'4"
	6.0m t				8.0* 8.0*	6.8* 6.8*	6.3* 6.3*	9.2
	20ft lb				17.5* 17.5*		13.9* 13.9*	29'11"
	4.5m t			9.8* 9.8*	8.7* 8.7*	6.7 8.0*	6.0 6.5*	9.6
	15ft lb			21.3* 21.3*	18.9* 18.9*	14.4 17.5*	13.3 14.2*	31'7"
	3.0m t	13.0* 13.0*	15.3* 15.3*	11.5* 11.5*	8.6 9.6*	6.5 8.5*	5.6 6.8*	9.9
	10ft lb	33.1* 33.1*	32.9* 32.9*	24.9* 24.9*	18.5 20.8*	14.0 18.4*	12.4 14.9*	32'5"
LC-V	1.5m t	7.1* 7.1*	17.2 18.0*	11.3 13.0*	8.2 10.4*	6.3 8.9*	5.5 7.3*	9.9
	5ft lb	16.6* 16.6*	37.0 38.9*	24.3 28.2*	17.7 22.6*	13.6 19.3*	12.1 16.2*	32'5"
	0m t	10.0* 10.0*	16.5 19.3*	10.8 14.0*	7.9 11.0*	6.1 9.1*	5.6 8.3*	9.6
	0ft lb	22.8* 22.8*	35.4 41.8*	23.3 30.3*	17.1 23.9*	13.2 19.8*	12.3 18.2*	31'7"
	-1.5m t	14.7* 14.7*	16.2 19.2*	10.6 14.2*	7.8 11.1*	6.1 9.0*	5.9 8.8*	9.1
	-5ft lb	33.1* 33.1*	34.9 41.7*	22.8 30.8*	16.7 24.1*	13.1 19.5*	13.1 19.4*	29'11"
	-3.0m t	20.6* 20.6*	16.3 18.0*	10.5 13.6*	7.7 10.6*		6.7 9.1*	8.3
	-10ft lb	46.6* 46.6*	35.0 39.0*	22.7 29.4*	16.7 22.9*		14.8 20.0*	27'2"
	-4.5m t	21.2* 21.2*	15.6* 15.6*	10.7 11.8*			8.3 9.3*	7.1
	-15ft lb	45.7* 45.7*	33.5* 33.5*	23.1 25.4*			18.5 20.4*	23'2"
LC-V	-6.0m t		11.0* 11.0*				8.9* 8.9*	5.2
	-20ft lb		22.9* 22.9*				19.5* 19.5*	16'8"
	9.0m t						6.7* 6.7*	7.2
	30ft lb							
	7.5m t				7.7* 7.7*		6.4* 6.4*	8.4
	25ft lb				17.0* 17.0*		14.1* 14.1*	27'4"
	6.0m t				8.1* 8.1*	7.0* 7.0*	6.3* 6.3*	9.2
	20ft lb				17.6* 17.6*		13.9* 13.9*	29'11"
	4.5m t			10.0* 10.0*	8.8* 8.8*	7.1 8.1*	6.3 6.5*	9.6
	15ft lb			21.6* 21.6*	19.1* 19.1*	15.2 17.6*	14.0 14.2*	31'7"
LC-V	3.0m t	11.4* 11.4*	15.6* 15.6*	11.6* 11.6*	9.0 9.7*	6.9 8.5*	5.9 6.8*	9.9
	10ft lb	28.7* 28.7*	33.5* 33.5*	25.2* 25.2*	19.4 21.0*	14.8 18.5*	13.1 15.0*	32'5"
	1.5m t	7.2* 7.2*	18.0 18.2*	11.9 13.1*	8.6 10.5*	6.7 8.9*	5.8 7.4*	9.9
	5ft lb	16.8* 16.8*	38.9 39.3*	25.6 28.4*	18.6 22.8*	14.4 19.4*	12.8 16.3*	32'5"
	0m t	10.4* 10.4*	17.4 19.3*	11.4 14.0*	8.4 11.0*	6.5 9.2*	5.9 8.4*	9.6
	0ft lb	23.5* 23.5*	37.4 41.9*	24.6 30.4*	18.1 23.9*	14.0 19.9*	13.1 18.4*	31'7"
	-1.5m t	15.1* 15.1*	17.2 19.2*	11.2 14.2*	8.2 11.1*	6.4 9.0*	6.3 8.8*	9.1
	-5ft lb	34.1* 34.1*	36.9 41.5*	24.1 30.7*	17.7 24.1*		14.0 19.4*	29'11"
	-3.0m t	21.2* 21.2*	17.2 17.9*	11.2 13.5*	8.2 10.5*		7.2 9.1*	8.3
	-10ft lb	47.9* 47.9*	37.0 38.7*	24.1 29.2*	17.7 22.6*		15.9 20.1*	27'2"
LC-V	-4.5m t	20.7* 20.7*	15.3* 15.3*	11.4 11.6*			9.0 9.3*	7.1
	-15ft lb	44.7* 44.7*	32.9* 32.9*	24.5 24.8*			20.1 20.4*	23'2"
	-6.0m t		10.4* 10.4*				8.8* 8.8*	5.2
	-20ft lb		21.6* 21.6*				19.2* 19.2*	16'8"

Forces de levage

avec flèche monobloc 6.45 m / 21'2", contrepoids 9.4 t / 20,720 lb et tuiles 750 mm / 30"

Balancier 2.60 m / 8'6"

Châssis		3.0m 10 ft		4.5m 15 ft		6.0m 20 ft		7.5m 25 ft		9.0m 30 ft		m ft in
S-HD	9.0m t											
	30ft lb											
	7.5m t					10.0*	10.0*			9.8*	9.8*	7.1
	25ft lb					22.0*	22.0*			21.8*	21.8*	22'11"
	6.0m t					10.6*	10.6*	9.6	9.7*	8.8	9.6*	8.0
	20ft lb					23.1*	23.1*	20.8	21.3*	19.7	21.2*	26'
	4.5m t			15.4*	15.4*	11.9*	11.9*	9.4	10.2*	7.8	9.6*	8.5
	15ft lb			33.0*	33.0*	25.7*	25.7*	20.3	22.2*	17.3	21.1*	27'11"
	3.0m t			18.5*	18.5*	12.5	13.3*	9.1	10.9*	7.3	9.7*	8.8
	10ft lb			39.8*	39.8*	26.9	28.8*	19.7	23.6*	16.1	21.3*	28'10"
LC-V	1.5m t			16.6*	16.6*	12.0	14.3*	8.9	11.4*	7.1	9.8*	8.8
	5ft lb			38.8	40.3*	25.9	31.1*	19.1	24.8*	15.7	21.6*	28'10"
	0m t			17.8	19.6*	11.7	14.7*	8.7	11.6*	7.3	10.0*	8.5
	0ft lb			38.4	42.6*	25.3	31.8*	18.8	25.1*	16.2	22.0*	27'11"
	-1.5m t	15.4*	15.4*	17.9	18.3*	11.7	14.1*	8.7	11.1*	8.0	10.1*	7.9
	-5ft lb	35.0*	35.0*	38.5	39.8*	25.2	30.6*	18.7	23.9*	17.7	22.3*	26'
	-3.0m t	20.0*	20.0*	16.0*	16.0*	11.8	12.5*			9.5	10.1*	7.0
	-10ft lb	43.5*	43.5*	34.7*	34.7*	25.5	27.0*			21.0	22.3*	22'11"
	-4.5m t			11.9*	11.9*					9.4*	9.4*	5.5
	-15ft lb			25.4*	25.4*					20.5*	20.5*	17'10"

Balancier 2.90 m / 9'6"

Châssis		3.0m 10 ft		4.5m 15 ft		6.0m 20 ft		7.5m 25 ft		9.0m 30 ft		m ft in
S-HD	9.0m t											
	30ft lb											
	7.5m t											
	25ft lb											
	6.0m t					10.2*	10.2*	9.3*	9.3*			
	20ft lb					22.2*	22.2*	20.5*	20.5*			
	4.5m t			14.6*	14.6*	11.5*	11.5*	9.4	9.9*			
	15ft lb			31.5*	31.5*	24.9*	24.9*	20.4	21.5*			
	3.0m t			17.8*	17.8*	12.5	13.0*	9.1	10.6*	7.0	9.3*	
	10ft lb			38.4*	38.4*	27.0	28.0*	19.7	23.1*	15.4	20.4*	29'7"
LC-V	1.5m t			18.1	19.6*	12.0	14.1*	8.8	11.2*	6.9	9.5*	
	5ft lb			39.0	42.4*	25.9	30.6*	19.1	24.4*	15.1	20.8*	29'7"
	0m t			17.8	19.7*	11.7	14.6*	8.7	11.5*	7.0	9.7*	8.8
	0ft lb			38.3	42.8*	25.3	31.6*	18.7	24.9*	15.5	21.3*	28'10"
	-1.5m t	15.4*	15.4*	17.8	18.7*	11.6	14.2*	8.6	11.2*	7.6	9.8*	8.2
	-5ft lb	34.8*	34.8*	38.2	40.6*	25.0	30.8*	18.6	24.2*	16.8	21.7*	26'11"
	-3.0m t	21.5*	21.5*	16.6*	16.6*	11.7	12.9*			8.9	9.9*	7.3
	-10ft lb	46.7*	46.7*	36.0*	36.0*	25.3	27.8*			19.7	21.9*	23'11"
	-4.5m t	16.2*	16.2*	13.0*	13.0*	9.6*	9.6*			9.5*	9.5*	5.9
	-15ft lb	34.8*	34.8*	27.7*	27.7*					20.8*	20.8*	19'1"



Hauteur



Rotation de 360°



Dans l'axe



Portée max.

* Limitée par l'hydraulique

Les charges en bout de balancier (sans accessoire) sont exprimées en tonnes (t) / lb x 1,000 et indiquées pour une rotation de la tourelle à 360°, sur une surface dure, horizontale et portant uniformément. Les autres valeurs sont indiquées pour la tourelle dans l'axe du châssis. Les valeurs sont déterminées avec des tuiles de 750 mm / 30". Conformément à la norme ISO 10567 les valeurs correspondent à 75% de la charge de basculement statique ou à 87% de la limite hydraulique (caractérisés par *). En cas de démontage du vérin de godet, du levier de renvoi et de la biellette, la charge est à majorer de 495 kg / 1,090 lb supplémentaires. La capacité de charge de la machine est limitée en fonction de la stabilité et des limites hydrauliques.

Déterminez la capacité de charge maximale à partir du tableau de charges affiché dans la cabine ou du tableau de charges inséré dans la notice d'instructions livrée avec la machine.

Balancier 3.25 m / 10'8"

Châssis	3.0m 10 ft	4.5m 15 ft	6.0m 20 ft	7.5m 25 ft	9.0m 30 ft		m ft in
9.0m t							6.5
30ft lb							
7.5m t				8.8* 8.8*		8.1* 8.1*	7.8
25ft lb						18.0* 18.0*	25'2"
6.0m t				8.9* 8.9*		7.9 8.0*	8.6
20ft lb				19.5* 19.5*		17.6 17.6*	28'1"
4.5m t	20.8* 20.8*	13.7* 13.7*	10.9* 10.9*	9.5 9.5*	7.1 8.7*	7.0 8.1*	9.1
15ft lb				15.6 17.9*		15.6 17.9*	29'10"
3.0m t		17.0* 17.0*	12.5* 12.5*	9.1 10.3*	7.0 9.0*	6.6 8.5*	9.4
10ft lb		36.6* 36.6*	27.0* 27.0*	19.7 22.3*	15.1 19.7*	14.6 18.7*	30'8"
1.5m t		18.1 19.2*	12.0 13.8*	8.8 11.0*	6.8 9.3*	6.5 9.0*	9.3
5ft lb		39.0 41.4*	25.9 29.8*	19.0 23.8*	14.7 20.2*	14.3 19.8*	30'8"
0m t	7.5* 7.5*	17.7 19.7*	11.6 14.4*	8.6 11.4*	6.7 9.4*	6.6 9.2*	9.1
0ft lb	17.4* 17.4*	38.0 42.6*	25.1 31.2*	18.5 24.6*		14.6 20.3*	29'10"
-1.5m t	14.8* 14.8*	17.6 18.9*	11.5 14.3*	8.5 11.2*		7.1 9.4*	8.6
-5ft lb	33.5* 33.5*	37.9 41.1*	24.8 30.9*	18.3 24.2*		15.7 20.8*	28'
-3.0m t	22.9* 22.9*	17.2* 17.2*	11.6 13.2*	8.6 10.1*		8.2 9.6*	7.7
-10ft lb	49.8* 49.8*	37.2* 37.2*	24.9 28.5*	18.5 21.7*		18.1 21.1*	25'2"
-4.5m t	18.0* 18.0*	13.9* 13.9*	10.6* 10.6*			9.4* 9.4*	6.4
-15ft lb	38.7* 38.7*	29.9* 29.9*	22.4* 22.4*			20.6* 20.6*	20'8"
-6.0m t							
-20ft lb							
9.0m t						8.6* 8.6*	6.5
30ft lb							
7.5m t				8.7* 8.7*		8.1* 8.1*	7.8
25ft lb				18.6* 18.6*		17.9* 17.9*	25'2"
6.0m t			9.7* 9.7*	8.9* 8.9*		8.0* 8.0*	8.6
20ft lb			21.2* 21.2*	19.5* 19.5*		17.6* 17.6*	29'10"
4.5m t	21.7* 21.7*	14.0* 14.0*	11.1* 11.1*	9.6* 9.6*	7.5 8.7*	7.4 8.1*	9.1
15ft lb	45.9* 45.9*	30.1* 30.1*	24.0* 24.0*	20.8* 20.8*		16.3 17.9*	29'10"
3.0m t		17.2* 17.2*	12.6* 12.6*	9.6 10.3*	7.4 9.0*	6.9 8.6*	9.4
10ft lb		37.1* 37.1*	27.3* 27.3*	20.6 22.5*	15.8 19.7*	15.3 18.8*	30'8"
1.5m t		19.0 19.3*	12.6 13.8*	9.3 11.0*	7.2 9.3*	6.8 9.0*	9.3
5ft lb		40.9 41.6*	27.2 30.0*	20.0 23.9*	15.5 20.3*	15.1 19.8*	30'8"
0m t	8.2* 8.2*	18.6 19.6*	12.2 14.4*	9.0 11.4*	7.1 9.3*	7.0 9.2*	9.1
0ft lb	18.8* 18.8*	40.0 42.6*	26.4 31.3*	19.5 24.7*		15.4 20.3*	29'10"
-1.5m t	15.5* 15.5*	18.6 18.8*	12.1 14.2*	9.0 11.2*		7.6 9.4*	8.6
-5ft lb	34.9* 34.9*	39.9 40.9*	26.1 30.8*	19.3 24.1*		16.7 20.8*	28'
-3.0m t	22.6* 22.6*	17.0* 17.0*	12.2 13.0*	9.0 10.0*		8.8 9.6*	7.7
-10ft lb	49.1* 49.1*	36.7* 36.7*	26.3 28.1*	19.6 21.3*		19.4 21.1*	25'2"
-4.5m t	17.5* 17.5*	13.6* 13.6*	10.2* 10.2*			9.3* 9.3*	6.4
-15ft lb	37.5* 37.5*	29.1* 29.1*	21.6* 21.6*			20.5* 20.5*	20'8"
-6.0m t							
-20ft lb							

Balancier 3.95 m / 13'

Châssis	3.0m 10 ft	4.5m 15 ft	6.0m 20 ft	7.5m 25 ft	9.0m 30 ft		m ft in
9.0m t						6.7* 6.7*	7.2
30ft lb							
7.5m t				7.7* 7.7*		6.4* 6.4*	8.4
25ft lb				17.0* 17.0*		14.1* 14.1*	27'4"
6.0m t				8.0* 8.0*	6.8* 6.8*	6.3* 6.3*	9.2
20ft lb				17.5* 17.5*		13.9* 13.9*	29'11"
4.5m t			9.8* 9.8*	8.7* 8.7*	7.2 8.0*	6.4 6.5*	9.6
15ft lb			21.3* 21.3*	18.9* 18.9*	15.4 17.5*	14.2* 14.2*	31'7"
3.0m t	13.0* 13.0*	15.3* 15.3*	11.5* 11.5*	9.1 9.6*	7.0 8.5*	6.0 6.8*	9.9
10ft lb	33.1* 33.1*	32.9* 32.9*	24.9* 24.9*	19.7 20.8*	15.0 18.4*	13.3 14.9*	32'5"
1.5m t	7.1* 7.1*	18.0* 18.0*	12.0 13.0*	8.8 10.4*	6.8 8.9*	5.9 7.3*	9.9
5ft lb	16.6* 16.6*	38.9* 38.9*	26.0 28.2*	18.9 22.6*	14.6 19.3*	13.0 16.2*	32'5"
0m t	10.0* 10.0*	17.6 19.3*	11.6 14.0*	8.5 11.0*	6.6 9.1*	6.0 8.3*	9.6
0ft lb	22.8* 22.8*	37.9 41.8*	25.0 30.3*	18.3 23.9*	14.2 19.8*	13.2 18.2*	31'7"
-1.5m t	14.7* 14.7*	17.4 19.2*	11.3 14.2*	8.3 11.1*	6.5 9.0*	6.4 8.8*	9.1
-5ft lb	33.1* 33.1*	37.3 41.7*	24.4 30.8*	18.0 24.1*	14.1 19.5*	14.0 19.4*	29'11"
-3.0m t	20.6* 20.6*	17.4 18.0*	11.3 13.6*	8.3 10.6*		7.2 9.1*	8.3
-10ft lb	46.6* 46.6*	37.4 39.0*	24.4 29.4*	17.9 22.9*		15.9 20.0*	27'2"
-4.5m t	21.2* 21.2*	15.6* 15.6*	11.5 11.8*			8.9 9.3*	7.1
-15ft lb	45.7* 45.7*	33.5* 33.5*	24.8 25.4*			19.8 20.4*	23'2"
-6.0m t		11.0* 11.0*				8.8* 8.8*	5.2
-20ft lb		22.9* 22.9*				19.5* 19.5*	16'8"
9.0m t						6.7* 6.7*	7.2
30ft lb							
7.5m t				7.7* 7.7*		6.4* 6.4*	8.4
25ft lb				17.0* 17.0*		14.1* 14.1*	27'4"
6.0m t				8.1* 8.1*	7.0* 7.0*	6.3* 6.3*	9.2
20ft lb				17.6* 17.6*		13.9* 13.9*	29'11"
4.5m t			10.0* 10.0*	8.8* 8.8*	7.5 8.1*	6.5* 6.5*	9.6
15ft lb			21.6* 21.6*	19.1* 19.1*	16.2 17.6*	14.2* 14.2*	31'7"
3.0m t	11.4* 11.4*	15.6* 15.6*	11.6* 11.6*	9.6 9.7*	7.3 8.5*	6.4 6.8*	9.9
10ft lb	28.7* 28.7*	33.5* 33.5*	25.2* 25.2*	20.7 21.0*	15.8 18.5*	14.0 15.0*	32'5"
1.5m t	7.2* 7.2*	18.2* 18.2*	12.6 13.1*	9.2 10.5*	7.1 8.9*	6.2 7.4*	9.9
5ft lb	16.8* 16.8*	39.3* 39.3*	27.2 28.4*	19.9 22.8*	15.3 19.4*	13.7 16.3*	32'5"
0m t	10.4* 10.4*	18.5 19.3*	12.2 14.0*	8.9 11.0*	7.0 9.2*	6.4 8.4*	9.6
0ft lb	23.5* 23.5*	39.9 41.9*	26.2 30.4*	19.3 23.9*	15.0 19.9*	14.0 18.4*	31'7"
-1.5m t	15.1* 15.1*	18.3 19.2*	12.0 14.2*	8.8 11.1*	6.9 9.0*	6.8 8.8*	9.1
-5ft lb	34.1* 34.1*	39.4 41.5*	25.8 30.7*	19.0 24.1*		15.0 19.4*	29'11"
-3.0m t	21.2* 21.2*	17.9* 17.9*	11.9 13.5*	8.8 10.5*		7.7 9.1*	8.3
-10ft lb	47.9* 47.9*	38.7* 38.7*	25.7 29.2*	19.0 22.6*		17.0 20.1*	27'2"
-4.5m t	20.7* 20.7*	15.3* 15.3*	11.6* 11.6*			9.3* 9.3*	7.1
-15ft lb	44.7* 44.7*	32.9* 32.9*	24.8* 24.8*			20.4* 20.4*	23'2"
-6.0m t		10.4* 10.4*				8.8* 8.8*	5.2
-20ft lb		21.6* 21.6*				19.2* 19.2*	16'8"

 Hauteur  Rotation de 360°  Dans l'axe  Portée max. * Limitée par l'hydraulique

Les charges en bout de balancier (sans accessoire) sont exprimées en tonnes (t) / lb x 1,000 et indiquées pour une rotation de la tourelle à 360°, sur une surface dure, horizontale et portant uniformément. Les autres valeurs sont indiquées pour la tourelle dans l'axe du châssis. Les valeurs sont déterminées avec des tuiles de 750 mm / 30". Conformément à la norme ISO 10567 les valeurs correspondent à 75% de la charge de basculement statique ou à 87% de la limite hydraulique (caractérisés par *). En cas de démontage du vérin de godet, du levier de renvoi et de la biellette, la charge est à majorer de 495 kg / 1,090 lb supplémentaires. La capacité de charge de la machine est limitée en fonction de la stabilité et des limites hydrauliques.

Déterminez la capacité de charge maximale à partir du tableau de charges affiché dans la cabine ou du tableau de charges inséré dans la notice d'instructions livrée avec la machine.

Forces de levage

avec flèche monobloc SME 6.15 m / 20'2", contrepoids 8.4 t / 18,520 lb et tuiles 750 mm / 30"

Balancier SME 2.15 m / 7'1"

Châssis		3.0m 10 ft		4.5m 15 ft		6.0m 20 ft		7.5m 25 ft		9.0m 30 ft				m ft in
S-HD	7.5m t					11.2*	11.2*					11.2*	11.2*	6.2
	25 ft lb					11.4*	11.4*					24.9*	24.9*	19'10"
	6.0m t					11.6*	11.6*					9.7	10.7*	7.2
	20 ft lb					24.9*	24.9*					21.6	23.7*	23'5"
	4.5m t			16.1*	16.1*	12.2	12.5*	8.7	10.8*			8.3	10.6*	7.8
	15 ft lb			34.6*	34.6*	26.4	27.0*	18.8	23.6*			18.4	23.4*	25'6"
	3.0m t			17.5	19.0*	11.6	13.7*	8.5	11.3*			7.7	10.7*	8.1
	10 ft lb			37.8	40.8*	25.1	29.7*	18.3	24.5*			16.9	23.5*	26'6"
	1.5m t			16.9	19.2*	11.2	14.6*	8.3	11.6*			7.5	10.8*	8.1
	5 ft lb			36.3	43.2*	24.2	31.5*	17.9	25.2*			16.5	23.8*	26'5"
	0m t			16.8	19.3*	11.0	14.6*	8.2	11.5*			7.8	10.9*	7.8
	0 ft lb			36.0	41.9*	23.7	31.7*	17.6	24.8*			17.1	24.1*	25'6"
LCV	-1.5m t	19.7*	19.7*	16.9	17.6*	11.0	13.7*					8.7	11.0*	7.1
	-5 ft lb	44.9*	44.9*	36.3	38.3*	23.7	29.6*					19.1	24.2*	23'4"
	-3.0m t	17.4*	17.4*	14.6*	14.6*	11.1*	11.1*					10.6*	10.6*	6.1
	-10 ft lb	37.9*	37.9*	31.5*	31.5*	23.6*	23.6*					23.4*	23.4*	19'10"
	-4.5m t													
	-15 ft lb													
	7.5m t					11.2*	11.2*					11.2*	11.2*	6.2
	25 ft lb					11.5*	11.5*					24.7*	24.7*	19'10"
	6.0m t			13.6*	13.6*	11.5*	11.5*					10.0	10.7*	7.2
	20 ft lb			29.3*	29.3*	25.0*	25.0*					22.4	23.7*	23'5"
	4.5m t			16.4*	16.4*	12.6*	12.6*	9.2	10.8*			8.7	10.6*	7.8
	15 ft lb			35.2*	35.2*	27.3*	27.3*	19.8	23.6*			19.2	23.4*	25'6"
	3.0m t			18.4	19.2*	12.2	13.8*	8.9	11.3*			8.1	10.7*	8.1
	10 ft lb			39.7	41.2*	26.4	29.9*	19.3	24.6*			17.8	23.5*	26'6"
	1.5m t			17.8	19.2*	11.8	14.6*	8.7	11.6*			7.9	10.8*	8.1
	5 ft lb			38.3	43.2*	25.5	31.6*	18.8	25.2*			17.5	23.8*	26'5"
	0m t			17.7	19.2*	11.6	14.6*	8.6	11.4*			8.3	10.9*	7.8
	0 ft lb			38.1	41.7*	25.1	31.6*	18.6	24.7*			18.2	24.1*	25'6"
	-1.5m t	20.4*	20.4*	17.4*	17.4*	11.6	13.5*					9.3	11.0*	7.1
	-5 ft lb	44.9*	44.9*	37.9*	37.9*	25.1	29.3*					20.5	24.2*	23'4"
	-3.0m t	17.0*	17.0*	14.2*	14.2*	10.7*	10.7*					10.5*	10.5*	6.1
	-10 ft lb	37.0*	37.0*	30.8*	30.8*							23.2*	23.2*	19'10"
	-4.5m t													
	-15 ft lb													

Balancier SME 2.60 m / 8'6"

Châssis		3.0m 10 ft		4.5m 15 ft		6.0m 20 ft		7.5m 25 ft		9.0m 30 ft				m ft in
S-HD	7.5m t					10.3*	10.3*					10.3*	10.3*	6.7
	25 ft lb					22.8*	22.8*					22.7*	22.7*	21'7"
	6.0m t					10.7*	10.7*	9.0	10.0*			8.8	9.9*	7.6
	20 ft lb					23.4*	23.4*					19.7	22.0*	24'11"
	4.5m t			15.0*	15.0*	11.9*	11.9*	8.8	10.3*			7.7	9.9*	8.2
	15 ft lb			32.4*	32.4*	25.7*	25.7*	18.9	22.5*			17.0	21.8*	26'11"
	3.0m t			17.8	18.1*	11.7	13.2*	8.5	10.9*			7.1	10.0*	8.5
	10 ft lb			38.5	38.9*	25.3	28.6*	18.3	23.7*			15.7	22.0*	27'10"
	1.5m t			17.0	19.7*	11.2	14.3*	8.2	11.4*			6.9	10.1*	8.5
	5 ft lb			36.5	42.7*	24.2	30.9*	17.8	24.7*			15.3	22.3*	27'10"
	0m t			16.7	19.6*	10.9	14.6*	8.1	11.5*			7.2	10.3*	8.2
	0 ft lb			35.9	42.6*	23.6	31.6*	17.4	24.9*			15.8	22.7*	26'10"
LCV	-1.5m t	18.5*	18.5*	16.7	18.3*	10.9	14.0*	8.1	10.8*			7.9	10.4*	7.6
	-5 ft lb	41.9*	41.9*	35.9	39.8*	23.5	30.3*	17.5	23.1*			17.4	23.0*	24'11"
	-3.0m t	20.0*	20.0*	15.7*	15.7*	11.1	12.1*					9.5	10.3*	6.6
	-10 ft lb	43.4*	43.4*	34.0*	34.0*	23.9	25.9*					21.2	22.7*	21'6"
	-4.5m t			10.8*	10.8*							9.2*	9.2*	
	-15 ft lb			22.7*	22.7*							20.1*	20.1*	
	7.5m t					10.3*	10.3*					10.2*	10.2*	6.7
	25 ft lb					22.7*	22.7*					22.6*	22.6*	21'7"
	6.0m t					10.8*	10.8*	9.4	10.0*			9.1	9.9*	7.6
	20 ft lb					23.5*	23.5*					20.4	21.9*	24'11"
	4.5m t			15.3*	15.3*	12.0*	12.0*	9.2	10.3*			8.0	9.9*	8.2
	15 ft lb			32.9*	32.9*	26.0*	26.0*	19.9	22.6*			17.8	21.8*	26'11"
	3.0m t			18.3*	18.3*	12.3	13.3*	8.9	10.9*			7.5	10.0*	8.5
	10 ft lb			39.4*	39.4*	26.5	28.9*	19.3	23.8*			16.5	22.0*	27'10"
	1.5m t			17.9	19.8*	11.8	14.3*	8.7	11.4*			7.4	10.1*	8.5
	5 ft lb			38.5	42.8*	25.5	31.0*	18.7	24.8*			16.2	22.3*	27'10"
	0m t			17.6	19.6*	11.6	14.6*	8.5	11.5*			7.6	10.3*	8.2
	0 ft lb			37.9	42.5*	24.9	31.6*	18.4	24.8*			16.8	22.7*	26'10"
	-1.5m t	19.4*	19.4*	17.7	18.2*	11.5	13.9*	8.6	10.6*			8.4	10.4*	7.6
	-5 ft lb	44.0*	44.0*	38.0	39.4*	24.9	30.0*					18.6	23.0*	24'11"
	-3.0m t	19.6*	19.6*	15.4*	15.4*	11.7	11.8*					10.3*	10.3*	6.6
	-10 ft lb	42.5*	42.5*	33.4*	33.4*	25.3*	25.3*					22.7*	22.7*	21'6"
	-4.5m t													
	-15 ft lb													



Hauteur



Rotation de 360°



Dans l'axe



Portée max. * Limitée par l'hydraulique

Les charges en bout de balancier (sans accessoire) sont exprimées en tonnes (t) / lb x 1,000 et indiquées pour une rotation de la tourelle à 360°, sur une surface dure, horizontale et portant uniformément. Les autres valeurs sont indiquées pour la tourelle dans l'axe du châssis. Les valeurs sont déterminées avec des tuiles de 750 mm / 30". Conformément à la norme ISO 10567 les valeurs correspondent à 75% de la charge de basculement statique ou à 87% de la limite hydraulique (caractérisés par *). En cas de démontage du vérin de godet, du levier de renvoi et de la biellette, la charge est à majorer de 590 kg / 1,300 lb supplémentaires. La capacité de charge de la machine est limitée en fonction de la stabilité et des limites hydrauliques.

Déterminez la capacité de charge maximale à partir du tableau de charges affiché dans la cabine ou du tableau de charges inséré dans la notice d'instructions livrée avec la machine.

Forces de levage

avec flèche monobloc SME 6.15 m / 20'2", contrepoids 9.4 t / 20,720 lb et tuiles 750 mm / 30"

Balancier SME 2.15 m / 7'1"

Châssis		3.0m 10 ft		4.5m 15 ft		6.0m 20 ft		7.5m 25 ft		9.0m 30 ft		m ft in	
S-HD	7.5m t					11.2*	11.2*					11.2*	11.2*
	25 ft lb											24,9*	24,9*
	6.0m t					11.4*	11.4*					10.3	10.7*
	20 ft lb					24,9*	24,9*					23,0	23,7*
	4.5m t			16.1*	16.1*	12.5*	12.5*	9.3	10.8*			8.9	10.6*
	15 ft lb			34,6*	34,6*	27,0*	27,0*	20,1	23,6*			19,6	23,4*
	3.0m t			18.7	19.0*	12.4	13.7*	9.1	11.3*			8.2	10.7*
	10 ft lb			40,3	40,8*	26,8	29,7*	19,6	24,5*			18,1	23,5*
	1.5m t			18.0	19.2*	12.0	14.6*	8.8	11.6*			8.0	10.8*
	5 ft lb			38,8	43,2*	25,8	31,5*	19,1	25,2*			17,7	23,8*
	0m t			17.9	19.3*	11.8	14.6*	8.7	11.5*			8.3	10.9*
	0 ft lb			38,5	41,9*	25,4	31,7*	18,9	24,8*			18,3	24,1*
LCV	-1.5m t	19.7*	19.7*	17.6*	17.6*	11.8	13.7*					9.3	11.0*
	-5 ft lb	44,9*	44,9*	38,3*	38,3*	25,4	29,6*					20,5	24,2*
	-3.0m t	17.4*	17.4*	14.6*	14.6*	11.1*	11.1*					10.6*	10.6*
	-10 ft lb	37,9*	37,9*	31,5*	31,5*	23,6*	23,6*					23,4*	23,4*
	-4.5m t												
	-15 ft lb												
	7.5m t					11.2*	11.2*					11.2*	11.2*
	25 ft lb											24,7*	24,7*
	6.0m t			13.6*	13.6*	11.5*	11.5*					10.6	10.7*
	20 ft lb			29,3*	29,3*	25,0*	25,0*					23,7*	23,7*
	4.5m t			16.4*	16.4*	12.6*	12.6*	9.8	10.8*			9.2	10.6*
	15 ft lb			35,2*	35,2*	27,3*	27,3*	21,0	23,6*			20,4	23,4*
	3.0m t			19.2*	19.2*	13.0	13.8*	9.5	11.3*			8.6	10.7*
	10 ft lb			41,2*	41,2*	28,0	29,9*	20,5	24,6*			18,9	23,5*
	1.5m t			18.9	19.5*	12.6	14.6*	9.3	11.6*			8.4	10.8*
	5 ft lb			40,8	43,2*	27,1	31,6*	20,1	25,2*			18,6	23,8*
	0m t			18.8	19.2*	12.4	14.6*	9.2	11.4*			8.8	10.9*
	0 ft lb			40,5	41,7*	26,7	31,6*	19,9	24,7*			19,4	24,1*
	-1.5m t	20.4*	20.4*	17.4*	17.4*	12.4	13.5*					9.9	11.0*
	-5 ft lb	44,9*	44,9*	37,9*	37,9*	26,8	29,3*					21,9	24,2*
	-3.0m t	17.0*	17.0*	14.2*	14.2*	10.7*	10.7*					10.5*	10.5*
	-10 ft lb	37,0*	37,0*	30,8*	30,8*							23,2*	23,2*
	-4.5m t												
	-15 ft lb												

Balancier SME 2.60 m / 8'6"

Châssis		3.0m 10 ft		4.5m 15 ft		6.0m 20 ft		7.5m 25 ft		9.0m 30 ft		m ft in	
S-HD	7.5m t					10.3*	10.3*					10.3*	10.3*
	25 ft lb					22,8*	22,8*					22,7*	22,7*
	6.0m t					10.7*	10.7*	9.5	10.0*			9.4	9.9*
	20 ft lb					23,4*	23,4*					20,9	22,0*
	4.5m t			15.0*	15.0*	11.9*	11.9*	9.3	10.3*			8.2	9.9*
	15 ft lb			32,4*	32,4*	25,7*	25,7*	20,1	22,5*			18,1	21,8*
	3.0m t			18.1*	18.1*	12.5	13.2*	9.1	10.9*			7.6	10.0*
	10 ft lb			38,9*	38,9*	26,9	28,6*	19,5	23,7*			16,8	22,0*
	1.5m t			18.1	19.7*	12.0	14.3*	8.8	11.4*			7.4	10.1*
	5 ft lb			39,0	42,7*	25,9	30,9*	19,0	24,7*			16,4	22,3*
	0m t			17.8	19.6*	11.7	14.6*	8.6	11.5*			7.7	10.3*
	0 ft lb			38,4	42,6*	25,3	31,6*	18,7	24,9*			16,9	22,7*
LCV	-1.5m t	18.5*	18.5*	17.9	18.3*	11.7	14.0*	8.6	10.8*			8.4	10.4*
	-5 ft lb	41,9*	41,9*	38,4	39,8*	25,1	30,3*	18,7	23,1*			18,6	23,0*
	-3.0m t	20.0*	20.0*	15.7*	15.7*	11.8	12.1*					10.2	10.3*
	-10 ft lb	43,4*	43,4*	34,0*	34,0*	25,5	25,9*					22,7	22,7*
	-4.5m t			10.8*	10.8*							9.2*	9.2*
	-15 ft lb			22,7*	22,7*							20,1*	20,1*
	7.5m t					10.3*	10.3*					10.2*	10.2*
	25 ft lb					22,7*	22,7*					22,6*	22,6*
	6.0m t					10.8*	10.8*	10.0*	10.0*			9.7	9.9*
	20 ft lb					23,5*	23,5*					21,6	21,9*
	4.5m t			15.3*	15.3*	12.0*	12.0*	9.8	10.3*			8.5	9.9*
	15 ft lb			32,9*	32,9*	26,0*	26,0*	21,1	22,6*			18,9	21,8*
	3.0m t			18.3*	18.3*	13.1	13.3*	9.5	10.9*			8.0	10.0*
	10 ft lb			39,4*	39,4*	28,2	28,9*	20,5	23,8*			17,6	22,0*
	1.5m t			19.0	19.8*	12.6	14.3*	9.3	11.4*			7.8	10.1*
	5 ft lb			41,0	42,8*	27,1	31,0*	20,0	24,8*			17,3	22,3*
	0m t			18.8	19.6*	12.3	14.6*	9.1	11.5*			8.1	10.3*
	0 ft lb			40,4	42,5*	26,6	31,6*	19,7	24,8*			17,9	22,7*
	-1.5m t	19.4*	19.4*	18.2*	18.2*	12.3	13.9*	9.1	10.6*			9.0	10.4*
	-5 ft lb	44,0*	44,0*	39,4*	39,4*	26,5	30,0*					19,9	23,0*
	-3.0m t	19.6*	19.6*	15.4*	15.4*	11.8*	11.8*					10.3*	10.3*
	-10 ft lb	42,5*	42,5*	33,4*	33,4*	25,3*	25,3*					22,7*	22,7*
	-4.5m t												
	-15 ft lb												



Hauteur



Rotation de 360°



Dans l'axe



Portée max.

* Limitée par l'hydraulique

Les charges en bout de balancier (sans accessoire) sont exprimées en tonnes (t) / lb x 1,000 et indiquées pour une rotation de la tourelle à 360°, sur une surface dure, horizontale et portant uniformément. Les autres valeurs sont indiquées pour la tourelle dans l'axe du châssis. Les valeurs sont déterminées avec des tuiles de 750 mm / 30". Conformément à la norme ISO 10567 les valeurs correspondent à 75% de la charge de basculement statique ou à 87% de la limite hydraulique (caractérisés par *). En cas de démontage du vérin de godet, du levier de renvoi et de la biellette, la charge est à majorer de 590 kg / 1,300 lb supplémentaires. La capacité de charge de la machine est limitée en fonction de la stabilité et des limites hydrauliques.

Déterminez la capacité de charge maximale à partir du tableau de charges affiché dans la cabine ou du tableau de charges inséré dans la notice d'instructions livrée avec la machine.

Forces de levage

avec flèche monobloc SME 6.45 m / 21'2", contrepoids 8.4 t / 18,520 lb et tuiles 750 mm / 30"

Balancier SME 2.15 m / 7'1"

Châssis		3.0m 10 ft		4.5m 15 ft		6.0m 20 ft		7.5m 25 ft		9.0m 30 ft		m ft in	
S-HD	7.5m t					10.6* 10.6*						10.5* 10.5*	6.6
	25 ft lb					23,4* 23,4*						23,3* 23,3*	21'2"
	6.0m t					11.1* 11.1*						8.9 10.1*	7.5
	20 ft lb					24,1* 24,1*						19,9 22,4*	24'6"
	4.5m t			16.2* 16.2*		12.0 12.2*	8.7 10.4*					7.7 10.0*	8.1
	15 ft lb			34,8* 34,8*		26,0 26,5*	18,7 22,7*					17,1 22,1*	26'6"
	3.0m t					11.4 13.5*	8.4 11.0*					7.2 10.1*	8.4
	10 ft lb					24,7 29,2*	18,1 23,8*					15,8 22,2*	27'6"
	1.5m t					11.0 14.3*	8.1 11.4*					7.0 10.2*	8.4
	5 ft lb					23,7 31,0*	17,5 24,7*					15,4 22,5*	27'6"
LCV	0m t			16.5 18.7*		10.8 14.4*	8.0 11.4*					7.2 10.3*	8.1
	0 ft lb			35,4 40,8*		23,2 31,2*	17,3 24,6*					15,9 22,8*	26'6"
	-1.5m t	15.3* 15.3*	16.6 17.2*	10.8 13.6*		8.0 10.5*						8.0 10.4*	7.5
	-5 ft lb	35,2* 35,2*	35,7 37,5*	23,3 29,4*								17,6 23,0*	24'6"
	-3.0m t	17.0* 17.0*	14.7* 14.7*	11.0 11.5*								9.8 10.2*	6.5
	-10 ft lb	37,1* 37,1*	31,7* 31,7*	23,8 24,7*								21,7 22,4*	21'1"
	-4.5m t												
	-15 ft lb												
	7.5m t					10.6* 10.6*						10.5* 10.5*	6.6
	25 ft lb					23,3* 23,3*						23,2* 23,2*	21'2"

Balancier SME 2.60 m / 8'6"

Châssis		3.0m 10 ft		4.5m 15 ft		6.0m 20 ft		7.5m 25 ft		9.0m 30 ft		m ft in	
S-HD	7.5m t					9.8* 9.8*						9.6* 9.6*	7.1
	25 ft lb					21,6* 21,6*						21,3* 21,3*	22'11"
	6.0m t					10.4* 10.4*	8.9 9.5*					8.1 9.4*	8.0
	20 ft lb					22,7* 22,7*	19,2 20,9*					18,2 20,7*	26'
	4.5m t			15.1* 15.1*		11.7* 11.7*	8.7 10.0*					7.1 9.4*	8.5
	15 ft lb			32,5* 32,5*		25,2* 25,2*	18,7 21,7*					15,8 20,6*	27'11"
	3.0m t			17.4 18.2*		11.5 13.0*	8.4 10.6*					6.6 9.4*	8.8
	10 ft lb			37,5 39,1*		24,8 28,2*	18,1 23,1*					14,7 20,8*	28'10"
	1.5m t			16.5* 16.5*		11.0 14.1*	8.1 11.2*					6.5 9.6*	8.8
	5 ft lb			35,7 40,2*		23,7 30,4*	17,5 24,2*					14,3 21,1*	28'10"
LCV	0m t			16.4 19.2*		10.7 14.4*	7.9 11.3*					6.7 9.8*	8.5
	0 ft lb			35,2 41,8*		23,1 31,1*	17,1 24,5*					14,7 21,5*	27'11"
	-1.5m t	15.3* 15.3*	16.4 18.0*	10.7 13.8*		7.9 10.8*						7.3 9.9*	7.9
	-5 ft lb	34,8* 34,8*	35,3 39,1*	23,0 30,0*								16,1 21,8*	26'
	-3.0m t	19.5* 19.5*	15.7* 15.7*	10.8 12.2*								8.7 9.8*	7.0
	-10 ft lb	42,5* 42,5*	34,0* 34,0*	23,4 26,3*								19,2 21,7*	22'11"
	-4.5m t			11.6* 11.6*								9.1* 9.1*	5.5
	-15 ft lb			24,7* 24,7*								19,9* 19,9*	17'10"
	7.5m t					9.9* 9.9*						9.6* 9.6*	7.1
	25 ft lb					21,6* 21,6*						21,3* 21,3*	22'11"



Hauteur



Rotation de 360°



Dans l'axe



Portée max. * Limitée par l'hydraulique

Les charges en bout de balancier (sans accessoire) sont exprimées en tonnes (t) / lb x 1,000 et indiquées pour une rotation de la tourelle à 360°, sur une surface dure, horizontale et portant uniformément. Les autres valeurs sont indiquées pour la tourelle dans l'axe du châssis. Les valeurs sont déterminées avec des tuiles de 750 mm / 30". Conformément à la norme ISO 10567 les valeurs correspondent à 75% de la charge de basculement statique ou à 87% de la limite hydraulique (caractérisés par *). En cas de démontage du vérin de godet, du levier de renvoi et de la biellette, la charge est à majorer de 590 kg / 1,300 lb supplémentaires. La capacité de charge de la machine est limitée en fonction de la stabilité et des limites hydrauliques.

Déterminez la capacité de charge maximale à partir du tableau de charges affiché dans la cabine ou du tableau de charges inséré dans la notice d'instructions livrée avec la machine.

Forces de levage

avec flèche monobloc SME 6.45 m / 21'2", contrepoids 9.4 t / 20,720 lb et tuiles 750 mm / 30"

Balancier SME 2.15 m / 7'1"

Châssis		3.0m 10 ft		4.5m 15 ft		6.0m 20 ft		7.5m 25 ft		9.0m 30 ft		m ft in	
S-HD	7.5m t					10.6* 10.6*						10.5* 10.5*	6.6
	25 ft lb					23,4* 23,4*						23,3* 23,3*	21'2"
	6.0m t					11.1* 11.1*						9.5 10.1*	7.5
	20 ft lb					24,1* 24,1*						21,2 22,4*	24'6"
	4.5m t			16.2* 16.2*		12.2* 12.2*		9.2 10.4*				8.2 10.0*	8.1
	15 ft lb			34,8* 34,8*		26,5* 26,5*		19,9 22,7*				18,3 22,1*	26'6"
	3.0m t					12.2 13.5*		8.9 11.0*				7.7 10.1*	8.4
	10 ft lb					26,3 29,2*		19,3 23,8*				16,9 22,2*	27'6"
	1.5m t					11.7 14.3*		8.7 11.4*				7.5 10.2*	8.4
	5 ft lb					25,3 31,0*		18,8 24,7*				16,5 22,5*	27'6"
LCV	0m t			17.6 18.7*		11.5 14.4*		8.6 11.4*				7.7 10.3*	8.1
	0 ft lb			37,9 40,8*		24,9 31,2*		18,5 24,6*				17,1 22,8*	26'6"
	-1.5m t	15.3* 15.3*		17.2* 17.2*		11.5 13.6*		8.6 10.5*				8.5 10.4*	7.5
	-5 ft lb	35,2* 35,2*		37,5* 37,5*		24,9 29,4*						18,9 23,0*	24'6"
	-3.0m t	17.0* 17.0*		14.7* 14.7*		11.5* 11.5*						10.2* 10.2*	6.5
	-10 ft lb	37,1* 37,1*		31,7* 31,7*		24,7* 24,7*						22,4* 22,4*	21'1"
	-4.5m t												
	-15 ft lb												
	7.5m t					10.6* 10.6*						10.5* 10.5*	6.6
	25 ft lb					23,3* 23,3*						23,2* 23,2*	21'2"

Balancier SME 2.60 m / 8'6"


Châssis		3.0m 10 ft		4.5m 15 ft		6.0m 20 ft		7.5m 25 ft		9.0m 30 ft		m ft in	
S-HD	7.5m t					9.8* 9.8*						9.6* 9.6*	7.1
	25 ft lb					21,6* 21,6*						21,3* 21,3*	22'11"
	6.0m t					10.4* 10.4*		9.5 9.5*				8.7 9.4*	8.0
	20 ft lb					22,7* 22,7*		20,4 20,9*				19,3 20,7*	26'
	4.5m t			15.1* 15.1*		11.7* 11.7*		9.3 10.0*				7.6 9.4*	8.5
	15 ft lb			32,5* 32,5*		25,2* 25,2*		20,0 21,7*				16,9 20,6*	27'11"
	3.0m t			18.2* 18.2*		12.3 13.0*		8.9 10.6*				7.1 9.4*	8.8
	10 ft lb			39,1* 39,1*		26,5 28,2*		19,3 23,1*				15,7 20,8*	28'10"
	1.5m t			16.5* 16.5*		11.8 14.1*		8.7 11.2*				7.0 9.6*	8.8
	5 ft lb			38,2 40,2*		25,4 30,4*		18,7 24,2*				15,4 21,1*	28'10"
LCV	0m t			17.5 19.2*		11.5 14.4*		8.5 11.3*				7.2 9.8*	8.5
	0 ft lb			37,7 41,8*		24,8 31,1*		18,3 24,5*				15,8 21,5*	27'11"
	-1.5m t	15.3* 15.3*		17.6 18.0*		11.4 13.8*		8.5 10.8*				7.8 9.9*	7.9
	-5 ft lb	34,8* 34,8*		37,8 39,1*		24,7 30,0*		18,3 23,3*				17,2 21,8*	26'
	-3.0m t	19.5* 19.5*		15.7* 15.7*		11.6 12.2*						9.3 9.8*	7.0
	-10 ft lb	42,5* 42,5*		34,0* 34,0*		25,0 26,3*						20,6 21,7*	22'11"
	-4.5m t			11.6* 11.6*								9.1* 9.1*	5.5
	-15 ft lb			24,7* 24,7*								19,9* 19,9*	17'10"
	7.5m t					9.9* 9.9*						9.6* 9.6*	7.1
	25 ft lb					21,6* 21,6*						21,3* 21,3*	22'11"

Hauteur Rotation de 360° Dans l'axe Portée max. * Limitée par l'hydraulique

Les charges en bout de balancier (sans accessoire) sont exprimées en tonnes (t) / lb x 1,000 et indiquées pour une rotation de la tourelle à 360°, sur une surface dure, horizontale et portant uniformément. Les autres valeurs sont indiquées pour la tourelle dans l'axe du châssis. Les valeurs sont déterminées avec des tuiles de 750 mm / 30". Conformément à la norme ISO 10567 les valeurs correspondent à 75% de la charge de basculement statique ou à 87% de la limite hydraulique (caractérisés par *). En cas de démontage du vérin de godet, du levier de renvoi et de la biellette, la charge est à majorer de 590 kg / 1,300 lb supplémentaires. La capacité de charge de la machine est limitée en fonction de la stabilité et des limites hydrauliques.


Déterminez la capacité de charge maximale à partir du tableau de charges affiché dans la cabine ou du tableau de charges inséré dans la notice d'instructions livrée avec la machine.

Accessoires




Godet rétro TL 06

Attache	montage direct, SWA 66 mécanique, SWA 66 hydraulique, SWA 66 LIKUFIX										
Largeur de coupe	mm / ft in	1,050 ²⁾ / 3'5"	1,200 / 3'11"	1,350 / 4'5"	1,500 / 4'11"	1,600 / 5'3"	1,600 / 5'3"	1,650 / 5'5"	1,800 / 5'11"	1,800 / 5'11"	1,850 / 6'1"
Capacité	m ³ / yd ³	1.00 / 1.31	1.25 / 1.63	1.50 / 1.96	1.75 / 2.29	1.90 / 2.48	2.15 / 2.81	2.00 / 2.62	2.50 / 3.27	2.75 / 3.60	3.00 / 3.92
Poids ¹⁾	kg / lb	1,125 / 2,480	1,270 / 2,800	1,355 / 2,987	1,440 / 3,175	1,640 / 3,616	1,700 / 3,748	1,600 / 3,527	1,830 / 4,034	1,880 / 4,145	1,940 / 4,277




Godet de curage GRL fixe 06

Attache	montage direct, SWA 66 mécanique, SWA 66 hydraulique, SWA 66 LIKUFIX				
Largeur de coupe	mm / ft in	2,200 / 7'3"	2,400 / 7'10"	2,800 / 9'2"	2,800 / 9'2"
Capacité	m ³ / yd ³	1.65 / 2.16	1.50 / 1.96	2.60 / 3.40	2.90 / 3.79
Poids ¹⁾	kg / lb	1,050 / 2,315	964 / 2,125	1,522 / 3,355	1,561 / 3,441




Godet de curage GRL 100

Attache	montage direct, SWA 66 mécanique, SWA 66 hydraulique, SWA 66 LIKUFIX						
Largeur de coupe	mm / ft in	2,000 / 6'7"	2,000 / 6'7"	2,000 / 6'7"	2,200 / 7'3"	2,400 / 7'10"	2,400 / 7'10"
Capacité	m³ / yd³	0.70 / 0.92	1.20 / 1.57	1.45 / 1.90	1.65 / 2.16	0.85 / 1.11	1.45 / 1.90
Poids ¹⁾	kg / lb	1.375 / 3,031	1,520 / 3,351	1,600 / 3,527	1,675 / 3,693	1,480 / 3,263	1,625 / 3,583
Angle d'inclinaison		2 x 50°	2 x 50°	2 x 50°	2 x 50°	2 x 50°	2 x 50°




Godet inclinable SL 100

Attache	montage direct, SWA 66 mécanique, SWA 66 hydraulique, SWA 66 LIKUFIX					
Largeur de coupe	mm / ft in	1,600 / 5'3"	1,600 / 5'3"	1,700 ³⁾ / 5'7"	1,800 / 5'11"	1,800 ³⁾ / 5'11"
Capacité	m ³ / yd ³	1.45 / 1.90	1.75 / 2.29	1.85 / 2.42	1.60 / 2.09	2.00 / 2.62
Poids ¹⁾	kg / lb	1,520 / 3,351	1,630 / 3,594	1,800 / 3,968	1,610 / 3,549	1,860 / 4,101
Angle d'inclinaison		2 x 50°	2 x 50°	2 x 50°	2 x 50°	2 x 50°



Benne preneuse GMZ 80 avec coquilles de terrassement

Attache	montage direct, SWA 66 mécanique, SWA 66 hydraulique, SWA 66 LIKUFIX, SWA 77 mécanique, SWA 77 hydraulique								
Largeur des coquilles	mm / ft in	1,200 / 3'11"	1,200 / 3'11"	1,400 / 4'7"	1,400 / 4'7"	1,650 / 5'5"	1,650 / 5'5"	2,000 / 6'7"	2,000 / 6'7"
Capacité ⁴⁾	m ³ / yd ³	1.40 / 1.83	1.40 / 1.83	1.70 / 2.22	1.70 / 2.22	2.00 / 2.62	2.00 / 2.62	2.50 / 3.27	2.50 / 3.27
Ouverture	mm / ft	2,128 / 7'	2,128 / 7'	2,128 / 7'	2,128 / 7'	2,128 / 7'	2,128 / 7'	2,128 / 7'	2,128 / 7'
Poids ⁵⁾	kg / lb	2,170 ⁶⁾ / 4,784 ⁶⁾	2,130 / 4,696	2,275 ⁶⁾ / 5,016 ⁶⁾	2,225 / 4,905	2,415 ⁶⁾ / 5,324 ⁶⁾	2,345 / 5,170	2,595 ⁶⁾ / 5,721 ⁶⁾	2,520 / 5,556



Grappin de tri SG 40

Attache	montage direct, SWA 66 mécanique, SWA 66 hydraulique, SWA 66 LIKUFIX, SWA 77 mécanique, SWA 77 hydraulique, SWA 77 LIKUFIX				
Forme des coquilles	perforées			nervurées	
Largeur des coquilles	mm / ft in	1,100 / 3'7"	1,300 / 4'3"	1,100 / 3'7"	1,300 / 4'3"
Capacité	m³ / yd³	1.30 / 1.70	1.60 / 2.09	1.10 / 1.44	1.40 / 1.83
Force de fermeture max.	kN / lbf	100 / 22,481	100 / 22,481	100 / 22,481	100 / 22,481
Poids ⁷⁾	kg / lb	2,505 / 5,523	2,595 / 5,721	2,585 / 5,699	2,695 / 5,941

¹⁾ sur la base d'un accessoire standard avec dispositif d'attache rapide SWA 66 LIKUFIX

²⁾ uniquement pour dispositif d'attache rapide SWA 66

³⁾ version HD

⁴⁾ les indications de capacités sont des valeurs théoriques ; le degré de remplissage varie en fonction du produit chargé

⁵⁾ avec suspension XHD

⁶⁾ avec dents

⁷⁾ avec contre-lame boulonnée standard, sans dispositif d'attache rapide

Equipements de série



Châssis

Barbotins à denture auto-nettoyante
Galets de roulement et porteurs étanches et graissés à vie
Oeillets d'arrimage



Tourelle

Capot moteur à ouverture assistée pneumatique
Coffre de rangement verrouillable
Compartiment d'accessoires et de rangement verrouillable
Coupe-batterie accessible depuis le sol
Coupe-batterie électrique temporisé
Coupe-batterie manuel verrouillable
Filtres accessibles depuis le sol
Frein de blocage de rotation automatique
Frein de positionnement tourelle manuel
Grille de protection sur ventilateur de radiateur
Isolation acoustique
Mains courantes
Niveau d'huile hydraulique, visible depuis le sol
Plateforme d'accès à la tourelle, latéral et sécurisé
Portes de service verrouillables
Radiateurs pivotants
Réservoir de liquide lave-glace, accessible depuis le sol
Revêtement antidérapant
Surfaces d'accès sans éléments protubérants
Témoin de fin de remplissage du réservoir de solution d'urée
Trappe d'accès verrouillable au réservoir de solution d'urée



Circuit hydraulique

Accumulateur de pression pour descente contrôlée de l'équipement moteur coupé
Barreau magnétique
Circuit de rotation séparé
Filtre avec filtres fins intégrés
Points de mesure de la pression hydraulique
Système Positive Control Liebherr à 2 circuits indépendants



Moteur

Filtre à air avec extraction automatique des poussières
Filtre fin à carburant
Jauge de niveau d'huile moteur
Motorisation US EPA Tier 4 Final
Pompe d'amorçage de carburant
Préfiltre à carburant et séparateur d'eau
Ralenti / montée en régime automatique contrôlés par capteurs dans les joysticks
Refroidissement de l'air d'admission
Suralimentation turbocompresseur à géométrie fixe
Système de post-traitement des gaz d'échappement - SCR
Système d'injection Common-Rail



Cabine

Accoudoirs réglables en longueur, hauteur et inclinaison
Affichage mécanique des heures de fonctionnement, visible depuis le sol
Allume-cigare
Amortissement visco-élastique de la cabine
Boîtier filtres à air cabine, accessible depuis le sol
Boutons raccourcis configurables sur joystick
Caméra de surveillance arrière
Caméra de surveillance côté droit
Climatisation automatique tri-zone réglable au display
Coffre de rangement
Console gauche relevable
Consommation carburant au display
Consommation de solution d'urée au display
Crochet portemanteau
Display multi-fonctions avec écran couleur 9" tactile
Eclairage intérieur
Espaces de rangement
Essuie-glace et lave-glace pare-brise
Filet support téléphone portable
Filets de rangement
Freinage de rotation réglable via display
LiDAT Plus (Système de transfert de données Liebherr)
Marteau brise-vitre
Modes de conduite
Modes de puissance
Niveau de carburant au display
Niveau de liquide de refroidissement, visible depuis la cabine
Niveau de solution d'urée au display
Niveau d'huile de réducteur d'orientation, visible depuis la cabine
Niveau d'huile hydraulique au display
Niveau d'huile moteur au display
Porte-bouteille
Priorité de mouvement entre rotation et flèche, réglable via display
Priorité de mouvement rentrée balancier, réglable via display
Prise électrique en cabine (12 V)
Prise électrique en cabine (24 V)
Réglage continu du régime moteur
Rétroviseur
Sortie de secours par la vitre arrière
Stores à enrouleur pour pare-brise et vitre de toit
Structure cabine homologuée ROPS (ISO 12117-2)
Tapis de sol caoutchouc fixé au sol et démontable
Visière anti-pluie
Vitre de droite feuilletée
Vitres de porte coulissantes
Vitres teintées



Equipement

Brides de fixation SAE pour les conduites haute pression
Dispositif anti-fuite vérin de balancier
Dispositif anti-fuite vérins de flèche
Dispositif de sécurité contre la rupture de flexibles sur vérin de balancier
Dispositif de sécurité contre la rupture de flexibles sur vérins de flèche
Pièces d'articulation en acier moulé
Régénération vérin de balancier
Régénération vérins de flèche

Equipements standard / option

Châssis

Chaînes étanches et graissées, renforcées	●
Châssis LC-V	+
Châssis S-HD	+
Coffre de rangement châssis (châssis S-HD)	+
Couvercle renforcé pour pièce centrale (châssis LC-V)	+
Guide-chaînes 3 pièces	●
Guide-chaînes 4 pièces	+
Guide-chaînes continu	+
Marchepieds	●
Marchepieds larges	+
Peinture spéciale	+
Protection carter moteur de translation	+
Protection des vis longerons (châssis LC-V)	+
Protection réducteur de translation	+
Racleur de chenilles (châssis S-HD)	+
Tôle de fond et couvercle pour pièce centrale châssis	●
Tôle de fond et couvercle renforcés pour pièce centrale (châssis LC-V)	+
Tuiles à 3 nervures renforcées 600 mm / 24" / 900 mm / 35"	+
Tuiles à 3 nervures renforcées 750 mm / 30"	●

Tourelle

Autocollants d'avertissement réfléchissants	+
Batteries capacité standard	●
Batteries haute capacité	+
Bouchon de réservoir carburant verrouillable	●
Bouchon de réservoir carburant verrouillable à cadenas	+
Boxing ring	+
Contrepoids lourd 9.4 t / 20,720 lb	+
Contrepoids standard 8.4 t / 18,520 lb	●
Dispositif anti-siphonnage carburant	+
Dispositif d'aide au démarrage externe (24 V)	+
Eclairage accès tourelle	+ ¹⁾
Eclairage zone de remplissage réservoirs	+ ¹⁾
Graissage centralisé automatique	●
Graissage centralisé manuel	+
Gyrophares tourelle, arrière, LED, 2 pièces	+
Kit d'outillage étendu incluant caisse à outils	+
Kit d'outillage incluant trousse de rangement	●
Passerelle rabattable avant gauche	+
Peinture spéciale	+
Phare tourelle, avant droit, LED, 1 pièce, protection incluse	● ¹⁾
Phare tourelle, avant droit, LED+, 1 pièce, protection incluse	+ ¹⁾
Phare tourelle, avant gauche, LED+, 1 pièce, protection incluse	+ ¹⁾
Phare tourelle, côté droit, LED+, 1 pièce	+ ¹⁾
Phare tourelle, côté gauche, LED+, 1 pièce	+ ¹⁾
Phares tourelle, arrière, LED+, 2 pièces	+ ¹⁾
Pompe de remplissage carburant	+
Prise électrique sur tourelle (24 V)	+
Protection tourelle inférieure et latérale	+
Rétroviseur avant-droit	+ ¹⁾
Skyview 360°	+
Tôles de fermeture tourelle inférieures	●



Circuit hydraulique

Bypass pour circuit haute pression	+
Circuit haute pression avec Tool Control (20 réglages d'accessoires à l'écran)	+
Circuit moyenne pression	+
Commande circuit haute pression commutable aux pédales ou au mini-joystick	+
Cumul de débit pour circuit haute pression	+
Filtre en dérivation pour huile hydraulique	+
Filtre retour marteau	+
Huile hydraulique Liebherr	●
Huile hydraulique Liebherr, biodégradable	+
Huile hydraulique Liebherr, spéciale climats extrêmes	+
Tuyauterie retour de fuites pour accessoire	+



Moteur

Arrêt moteur automatique après ralenti	+
Eclairage compartiment moteur	+ ¹⁾
Grille de protection fine radiateur	+
Préchauffage du carburant	+
Préfiltre à air avec extracteur de poussière cyclonique	+
Retardateur arrêt moteur	+
Ventilateur réversible	+



Cabine

Anti-démarrage électronique	+
Arrêt d'urgence en cabine	+
Avertisseur de surcharge	+
Avertisseur sonore de déplacement désactivable	+
Ceinture de sécurité 3" avec enrouleur, de couleur orange	●
Ceinture de sécurité 4 points	+
Chauffage auxiliaire programmable	+
Coming / Leaving Home	+ ¹⁾
Eclairage accès cabine	+ ¹⁾
Essuie-glace inférieur pare-brise	+
Essuie-glace vitre de toit	+
Extincteur	+
Gestion de la vitesse de translation	+ ¹⁾
Glacière (12 V)	+
Grillage de protection partie basse du pare-brise	+
Grille de protection avant FGPS	+
Grille de protection avant FGPS pivotante	+
Grille de protection intégrale	+
Grille de protection toit FOPS	+
Grille de protection toit FOPS plate	+
Gyrophare cabine, LED, 1 pièce	+
Inversion de commande entre circuit haute pression et vérin de godet	+
Mini-joysticks proportionnels	●
Pare-brise 1 partie blindé	+
Pare-brise 2 parties feuilleté rétractable	●
Pare-soleil	+
Peinture spéciale	+
Phares cabine, avant, LED, 2 pièces	● ¹⁾
Phares cabine, avant, LED+, 2 pièces	+ ¹⁾
Phares toit cabine, avant, LED+, 2 pièces	+ ¹⁾
Préinstallation radio	●
Préparation pour tiltrotateur	+
Profil conducteur personnalisé	+
Radio Comfort	+
Rampe lumineuse sur cabine	+
Réglage de luminosité (phares LED+)	+
Repose-pieds	+
Repose-poignets rehaussés pour joysticks	+
Restriction de mouvement balancier	+
Restriction de mouvement flèche	+
Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants	+ ¹⁾
Siège conducteur Comfort	●
Siège conducteur Premium	+
Smart Key	+ ¹⁾
Témoin bouclage ceinture	+
Toit pare-soleil	+
Translation droite via mini-joystick	+ ¹⁾
Translation indépendante	+ ¹⁾
Trousse de secours	+
Verrouillage cabine à distance	+ ¹⁾
Vitre de toit blindée	+
Vitre de toit feuilletée	●
Vitres surteintées	+



Equipement

Arceau de protection LIKUFIX	+
Attache rapide SWA 66 hydraulique	+
Attache rapide SWA 66 mécanique	+
Balancier 2.60 m / 8'6"	+
Balancier 2.90 m / 9'6"	+
Balancier 3.25 m / 10'8"	+
Balancier 3.95 m / 13'	+
Balancier SME 2.15 m / 7'1"	+
Balancier SME 2.60 m / 8'6"	+
Clapet de maintien de charge pour vérin de godet	+
Conduites hydrauliques pour grappin (vérin godet inactif)	+
Flèche flottante	+
Flèche monobloc 6.45 m / 21'2"	+
Flèche monobloc SME 6.15 m / 20'2"	+
Flèche monobloc SME 6.45 m / 21'2"	+
Godets Liebherr	+
Graissage centralisé étendu pour biellette	+
LIKUFIX pour attache rapide SWA 66 hydraulique	+
Peinture spéciale	+
Phare balancier, dessous, LED+, 1 pièce	+ ¹⁾
Phare flèche, droite, LED, 1 pièce	● ¹⁾
Phare flèche, droite, LED+, 1 pièce	+ ¹⁾
Phare flèche, gauche, LED+, 1 pièce	+ ¹⁾
Prise signal électrique LIKUFIX	+
Protection des conduites de graissage sur balancier	+
Protection dessous de balancier	+
Protection dessous de flèche	+
Protection phare flèche, droit	+
Protection phares flèche, droit et gauche	+
Protection tige de vérin de godet	+
Protection tiges des vérins de flèche	+
Système de dents Liebherr	+
Tool Management	+



Système d'assistance

Préparation pour système de guidage d'engins	+
Préparation pour système de pesage	+
Système de guidage d'engins Leica 2D passif - « 3D ready »	+
Système de guidage d'engins Leica 2D semi-automatique - « 3D ready »	+
Système de guidage d'engins Leica 3D passif	+
Système de guidage d'engins Leica 3D semi-automatique	+

● = Standard, + = Option

¹⁾ Non disponible individuellement, mais sous forme de packs prédéfinis.

Liste non exhaustive, nous consulter pour de plus amples renseignements.

Les équipements ou accessoires d'autres fabricants ne peuvent être montés qu'avec l'autorisation de Liebherr.

Notes

[illegible]

[illegible]

Le Groupe Liebherr



Un acteur mondial et indépendant : plus de 75 ans de succès

C'est en 1949 que fut fondée l'entreprise Liebherr : avec le développement de la première grue à tour mobile du monde, Hans Liebherr jeta les bases d'une entreprise familiale fructueuse qui compte aujourd'hui plus de 150 sociétés réparties sur tous les continents et plus de 50 000 collaborateurs. La holding du Groupe est l'entreprise Liebherr-International AG, sise à Bulle (Suisse), dont les sociétaires sont exclusivement des membres de la famille Liebherr.

Leadership technologique et esprit pionnier

Liebherr se considère comme un pionnier. C'est dans cet esprit que l'entreprise contribue à façonner l'histoire de la technologie dans de nombreux secteurs. Aujourd'hui encore, les collaborateurs du monde entier partagent le courage du fondateur de l'entreprise et s'engagent à son instar sur des voies jusqu'alors inconnues. Ils sont unis par leur passion pour la technique et les produits fascinants, ainsi que leur volonté d'offrir des performances exceptionnelles à leurs clients.

Une gamme de produits très diversifiée

Liebherr compte parmi les plus grands fabricants mondiaux d'engins de construction, mais propose également des produits et services de grande qualité et à forte valeur ajoutée dans de nombreux autres domaines. La gamme de produits comprend les segments suivants : terrassement, machines de manutention, machines de fondations spéciales, secteur minier, grues mobiles sur pneus et sur chenilles, grues à tour, technique du béton, grues maritimes, aerospace et ferroviaire, technique d'engrenages et systèmes d'automatisation, réfrigérateurs et congélateurs, composants et hôtels.

Des solutions sur mesure et un bénéfice client maximal

Les solutions Liebherr se distinguent par une précision maximale, une excellente mise en œuvre et une longévité remarquable. La maîtrise de technologies clés permet aussi à l'entreprise de proposer à ses clients des solutions personnalisées. Chez Liebherr, l'orientation client ne s'arrête pas au produit. Elle englobe également des prestations de services qui font une véritable différence.

www.liebherr.com

Liebherr-Canada Ltd.

4250 Autoroute Chomedey • Laval, QC, H7R 6E9, Canada • Phone +1 450 963 7174
info.lca@liebherr.com • www.liebherr.com • www.facebook.com/LiebherrConstruction