

XRFst 5295


Side-by-Side

△ Peak



SRBstc 529i

Frigorifero con BioFresh Professional
Δ Peak



- Bio Fresh Professional
- Hydro Breeze
- Infinity Spring
- Smart Device
- Light Tower
- Touch & Swipe Display
- Soft System
- Soft Telescopic Rails
- Super Silent
- Super Cool

← 60 →



Classe di efficienza energetica	
Consumo in (365 giorni/24h)	108 / 0,295 kWh ¹
Volume totale	386 l ²
Volume	Vano frigorifero: 246,2 l / Vano BioFresh: 140,6 l
Rumorosità (potenza sonora)	34 dB(A)
Classe climatica	SN-T (+10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi	SmartSteel / SmartSteel
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	185,5 / 59,7 / 67,5 ³
Controllo	
Tipo di comando	Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano BioFresh
Interfaccia	SmartDeviceBox in dotazione
Allarme porta aperta	ottico e acustico
Allarme in caso di innalzamento della temperatura	ottico e acustico
Frigorifero	
Raffreddamento ventilato	PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi e Ambilight
Controporta	Allestimento GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
VarioSafe	sì
Ripiano portabottiglie	Ripiano portabottiglie integrato
Illuminazione	Illuminazione LED a colonna su entrambi i lati Illuminazione LED del vano BioFresh
Cassetti-BioFresh	3 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 2 per frutta e verdura, di cui 1 con HydroBreeze, 1 per carne e latticini, 1 FlexSystem
Dotazioni di serie	
Configurazione Side-by-Side	Parete laterale sinistra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
Battuta della porta	Incernieratura delle porte reversibile
Guarnizione della porta rimovibile	sì
EAN-Nr.	4016803129837

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.
² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

Caratteristiche



BioFresh Professional

Il cassetto BioFresh Professional permette di conservare gli alimenti freschi più a lungo, con un effetto sorprendente offerto da HydroBreeze, una nebbia fredda che si posa su frutta e verdura come un balsamo protettivo. In combinazione con una temperatura di poco superiore a 0 °C e all'elevato livello di umidità, è il posto migliore per conservare frutta e verdura non confezionate.



BioFresh con HydroBreeze

Volete conservare frutta e verdura in modo professionale? HydroBreeze vi entusiasmerà: la nebbia fredda infatti, abbinata a una temperatura appena sopra 0 °C nel cassetto, è proprio quello che ci vuole per conservare più a lungo gli alimenti. Senza contare l'effetto ottico a sorpresa. HydroBreeze si attiva ogni 90 minuti per 4 secondi e per 8 secondi all'apertura della porta.



Cassetto Safe per frutta e verdura

Insalata fresca o fragole: per preservarne più a lungo la freschezza, i cibi più delicati meritano un posto speciale: I cassetti Safe BioFresh. Nel "cassetto Safe per frutta e verdura" la temperatura si aggira intorno a 0 °C. L'umidità permanente e la chiusura ermetica fanno del cassetto l'ambiente ideale per frutta e verdura non confezionate. Non occorre regolare niente.



Cassetto Safe per carne e latticini

Vuoi che il filetto di vitello o il latte fresco si conservi il più a lungo possibile? A ciò provvedono i cassetti Safe BioFresh: nel "cassetto Safe per carne e latticini" la temperatura si aggira intorno a 0 °C – condizioni di conservazione ideali anche per i prodotti alimentari più sensibili. E ciò non basta: tutto è perfettamente regolato in fabbrica per un utilizzo immediato – per preservare più a lungo la freschezza.



InfinitySpring

Una fonte di acqua potabile raffreddata al punto giusto nella tua cucina: è InfinitySpring, un nome che rimanda a un mondo incantato. L'erogatore dell'acqua consente di attingere acqua sempre fresca e pulita senza gocciolare. Per assaporarla basta esercitare una pressione sul pannello con la caraffa o il bicchiere. In questo modo, farai a meno di acquistare l'acqua in bottiglia e contribuirai alla sostenibilità ambientale.



SmartDeviceBox integrato

Mentre il tuo Liebherr ti aspetta in cucina, tu potrai sempre collegarti con lui via Internet: lo SmartDeviceBox integrato è la chiave per sfruttare tutti i vantaggi della gestione smart della casa. Ti basta inserirlo, accenderlo e connettere il tuo Liebherr via WLAN alla rete.

SFNstd 529i

Congelatore a libera installazione con NoFrost e IceTower

△ Peak



← 60 →



No Frost

Smart Device

Touch & Swipe Display

Ice Tower

Soft System

Easy Open

Space Box

Super Silent

LED

Super Frost

Vario Space

Classe di efficienza energetica		
Consumo in (365 giorni/24h)	199 / 0,545 kWh ¹	
Volume totale	277 l ²	
Rumorosità (potenza sonora)	34 dB(A)	
Classe climatica	SN-T (+10 °C a +43 °C)	
Porte / Fianchi	SmartSteel / SmartSteel	
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹	
Controllo		
Tipo di comando	Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe Display digitale della temperatura	
Interfaccia	SmartDeviceBox in dotazione	
Allarme porta aperta	ottico e acustico	
Allarme in caso di innalzamento della temperatura	ottico e acustico	
Congelatore		
Definizione stelle	****	
Illuminazione	Illuminazione LED	
Numero cassette	7 cassette, di cui 4 su guide telescopiche, VarioSpace Cassetto superiore con comoda funzione di inclinazione	
IceMaker	con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4",	
Produzione ghiaccio in 24 ore	Illuminazione LED	
Riserva di ghiaccio	0,8 kg 8,0 kg	
Cap. di congelamento nelle 24 ore	18 kg	
Tempo di cons. in caso di black-out	16 ore	
VarioSpace	sì	
Accumulatori di freddo	1	
Dotazioni di serie		
Configurazione Side-by-Side	Parete laterale destra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine	
Battuta della porta	Incernieratura delle porte a sinistra, reversibile	
Guarnizione della porta rimovibile	sì	
EAN-Nr.	4016803132196	

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

Caratteristiche



NoFrost

Quando apri il congelatore, desideri vedere i prodotti congelati, ma certamente non ghiaccio o brina. NoFrost protegge il vano congelatore dal ghiaccio indesiderato, che oltretutto consuma molta energia generando costi molto alti. NoFrost significa: non dovrai più sbrinare il vano congelatore – con risparmio di denaro, fatica e tempo da dedicare ad altro.



SmartDeviceBox integrato

Mentre il tuo Liebherr ti aspetta in cucina, tu potrai sempre collegarti con lui via Internet: lo SmartDeviceBox integrato è la chiave per sfruttare tutti i vantaggi della gestione smart della casa. Ti basta inserirlo, accenderlo e connettere il tuo Liebherr via WLAN alla rete.



SmartSteel

Grazie alla superficie SmartSteel, il design di questa apparecchiatura è minimale e pulito, rendendola il complemento perfetto per qualsiasi cucina. La lucidatura orizzontale esalta l'acciaio inox, conferendogli una lucentezza setosa e rendendolo piacevole al tatto. Lo speciale rivestimento minimizza le impronte e rende la superficie antigraffio, mantenendo sempre perfetto l'aspetto dell'apparecchiatura.



Display Touch & Swipe

Con un tocco ottieni ciò che vuoi: con il display Touch & Swipe eseguirai i comandi del tuo frigorifero in modo semplice e intuitivo. Per selezionare le funzioni come "SuperCool" basta premere e sfiorare i comandi sul display a colori. E con la stessa facilità regoli anche la temperatura. Cosa succede se non intervieni direttamente sul display? In questo caso esso ti mostrerà la temperatura effettiva.



IceTower



L'IceTower vi garantisce una grandissima disponibilità di ghiaccio, potendo contenere fino a 8 kg di cubetti. La paletta e il vassoio estraibile su guide telescopiche consentono un comodo accesso ai cubetti. Una vaschetta extra consente di conservare anche piccole quantità di gelato, mentre gli alimenti congelati sono riposti nel vano sottostante. Il cassetto accanto offre spazio per conservare i prodotti congelati.




Illuminazione interna a LED dell'IceMaker

Concediti ogni giorno una piccola dose di felicità: dai semplicemente un'occhiata ai tuoi cubetti di ghiaccio. L'illuminazione interna dell'IceMaker conferisce loro, infatti, una nota di coolness. L'illuminazione interna a LED si attiva automaticamente all'apertura della porta. Guardare dei cubetti di ghiaccio illuminati non è solo piacevole ma fa venire voglia di un drink ghiacciato.

Disegno tecnico



SRBstc 529i



SFNstd 529i

I prodotti e i loro dettagli sono presentati a scopo pubblicitario. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per garantire l'accuratezza di tutti i dati e le informazioni contenute in questo volantino, Liebherr si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Quando le dimensioni, le specifiche e le prestazioni effettive dell'apparecchio sono di fondamentale importanza, si consiglia di controllare le istruzioni di installazione che accompagnano l'apparecchio in questione. Liebherr non è responsabile per eventuali danni. (23.02.2026)

