


TK 14Ve00

Stolní chladnička

○ Pure



stolní spotřebič s možností spodní vestavby

LIEBHERR

TK 14Ve00

Stolní chladnička
○ Pure




← 55 →



Energetická třída	
Spotřeba energie za 365 dní/24 h	90 / 0,246 kWh ¹
Celkový objem	125 l ²
Hluk - akustický výkon	35 dB(A)
Klimatická třída	SN-T (+10 °C Do +43 °C)
Dveře / boční stěny	Bílá / Bílá
Vnější rozměry v cm (V / Š / H)	85 / 55 / 60,7 ¹
Ovládací prvky	
Typ ovládání	TouchControl v interiéru, dotyková elektronika
	Digitální ukazatel teploty
Alarm dveří	vizuální a akustický
Výstražný signál	vizuální a akustický
Chladicí část	
Materiál dveřních policek	Plastové dveřní policek s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
Osvětlení	LED osvětlení
Misky na ovoce a zeleninu	1 box na ovoce a zeleninu
Podstavný	Ano
Přednosti vybavení	
Dveřní zarážka	Vpravo zaměnitelné
Výměnná těsnění dveří	Ano
EAN	4016803111054

¹ Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 3,5 cm. Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.
² V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Funkce



Vnitřní LED osvětlení

Boční LED osvětlení osvětluje vnitřní prostor ze strany – pro dobrý přehled o vašich potravinách. Extra světlý bod: LED světla jsou umístěna před skleněnými deskami, aby byla dobře osvětlena i plná chladnička.



TouchControl

Lehkým dotykem prstu a pomocí TouchControl nastavíte Liebherr na 3, 5, 7 nebo 9°. Je to opravdu snadné – a efektivní, protože nenápadné tlačítko je integrováno do vnitřního prostoru, a vytváří tak více prostoru pro všechny čerstvé potraviny.




Zapuštěné madlo

Mimořádné a funkční: Spotřebič můžete velmi snadno otevřít díky vertikálně integrovanému a ergonomicky namontovanému madlu. Moderní a puristický design navíc umožňuje dokonalou integraci do kuchyně bez úchytů.




Odolná horní deska

Při vaření není místa na pracovní desce nikdy dost. Proto jsou naše podstavné spotřebiče opatřeny pevným a odolným povrchem, který je odolný i vůči poškrábání, a rozšiřuje tak vaši pracovní desku.



Nastavitelné seřizovací nožky


Díky dvěma nastavitelným seřizovacím nožkám lze spotřebič optimálně vyrovnat a přizpůsobit jej okolí, například nerovné podlaze. Proto si můžete být jisti, že dveře chladničky dokonale těsní a do spotřebiče nevniká teplo ani se v něm netvoří kondenzát. To také šetří energii a peníze.



Vybavení vhodné do myčky nádob

Vybavení vašeho spotřebiče Liebherr je dvojnásob praktické: Nejen, že zjednodušují každodenní používání, ale také se velmi snadno čistí. Musí se dóza na máslo, FlexSystem nebo miska na kostky ledu čistit? Jednoduše je pohodlně vložte do myčky. Budete tak mít čas i na jiné věci.

Technický výkres



Výrobky a jejich údaje jsou inscenovány pro reklamní účely. Přestože je vynaloženo veškeré úsilí na zajištění správnosti všech údajů a informací v tomto letáku, společnost Liebherr si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění. Pokud jsou skutečné rozměry, technické údaje a výkon spotřebiče rozhodující, doporučujeme vám, abyste se seznámili s návodem k instalaci, který je přiložen k danému spotřebiči. Společnost Liebherr neručí za případné škody. (29.01.2026)

