

Deklaracja zgodności UE dotycząca zużycia energii zgodnie z (UE) 2019/2019

Etykieta energetyczna (UE) 2019/2016

Zastosowana norma – EN 62552:2020

Karta informacyjna produktu

Nazwa dostawcy lub znak towarowy	LIEBHERR
Adres dostawcy	Liebherr-Hausgeräte GmbH Memminger Straße 77-79 88416 Ochsenhausen Niemcy
Identyfikator modelu	MBsddi 9556_994795451

Dane elektryczne

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Napięcie (V ~)	220-240	Częstotliwość (Hz)	50/60

Rodzaj urządzenia chłodniczego

Urządzenie o niskim poziomie hałasu	nie	Typ	wolnostojące
Urządzenie do przechowywania wina	nie	Inne urządzenie chłodnicze	tak

Ogólne parametry produktu

Całkowite wymiary (w milimetrach)	Wysokość	1805	Całkowita pojemność (dm³ lub l)	586
	Szerokość	906		
	Głębokość	745		
EEI		80	Klasa efektywności energetycznej	D
Poziom emitowanego hałasu akustycznego (dB(A) re 1 pW)		39	Klasa emisji hałasu akustycznego	C
Roczne zużycie energii (kWh/r)		287	Klasa klimatyczna	rozszerzona umiarkowana, umiarkowana, subtropikalna
Minimalna temperatura otoczenia (°C), w której można użytkować urządzenie chłodnicze		10	Maksymalna temperatura otoczenia (°C), w której można użytkować urządzenie chłodnicze	38
Ustawienie zimowe		nie		

Parametry komory

Rodzaj komory		Pojemność komory (dm³ lub l)	Zalecane ustawienia temperatury do optymalnego przechowywania żywności (°C)	Zdolność zamrażania (kg/24 h)	Rodzaj rozmrażania (rozmrażanie automatyczne = A rozmrażanie ręczne = M)
Spizarnia	nie	-	-	-	-
Do przechowywania wina	nie	-	-	-	-
Piwniczna	nie	-	-	-	-
Świeża żywność	tak	255,1	5	-	A
Schładzania	tak	100,6	0	-	A
Bezglazdkowa lub do wytwarzania lodu	nie	-	-	-	-
Jednoglazdkowa	nie	-	-	-	-
Dwuglazdkowa	nie	-	-	-	-
Trzyglazdkowa	nie	-	-	-	-
Czteroglazdkowa	tak	230,7	-18	10,4	A
Przegroda dwuglazdkowa	nie	-	-	-	-
Komora o zmiennej temperaturze	nie	-	-	-	-

W przypadku komór czteroglazdkowych

Funkcja szybkiego zamrażania	tak
------------------------------	-----

W przypadku urządzeń do przechowywania wina

Liczba standardowych butelek wina	0
-----------------------------------	---

Parametry źródła światła

źródło światła	Zastosowana technologia oświetleniowa	Klasa efektywności energetycznej
1	LED	G
2	LED	G
3	LED	G
4	LED	G
5	LED	G
6	LED	G
7	LED	F
8	LED	F

Informacje dodatkowe

Minimalny okres gwarancji oferowanej przez producenta: 24 miesięcy
Informacje dodatkowe: -
Link do strony internetowej producenta, na której dostępne są informacje z pkt 4 lit. a) załącznika do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2019: https://home.liebherr.com/
Zużycie energii zostało potwierdzone pomiarami zgodnie z normą EN 62552:2020.