
Професионални уреди 2026/2027 г.

Food Service, Bakery, Beverages,
Wine, Frozen Food

LIEBHERR

Охлаждане и замразяване



5 години
гаранция



Най-високо ниво на прецизност и надеждност

Новото поколение уреди от от специалистите в областта на професионалните решения за охлаждане и замразяване за търговска употреба.

Независимо дали работите в хранително-вкусовата промишленост, в хотелиерството, или в търговията с хранителни продукти на дребно; независимо дали искате да охладите напитки, да темперирате вино, да замразявате сладолед или да поддържате пресни чувствителни стоки; независимо дали става въпрос за пекарна, столова, търговско помещение или зад щанда, Liebherr има правилното решение за вас.

Като специалист по охлаждане и замразяване в професионалния сектор ние Ви предлагаме обширно портфолио от иновативни, устойчиви и енергийно ефективни професионални уреди. Тяхното изключително надеждно и прецизно охлаждане Ви помага във Вашата професионална ефективност и гарантира, че храната Ви се съхранява безопасно и се запазва свежа.

В допълнение към уникалното качество, непреходният дизайн и високото ниво на лекота на използване са израз на дългогодишния ни опит в производството на професионални уреди за охлаждане. Вижте сами.



Можете да намерите повече информация за нашите гаранционни условия тук:

home.liebherr.com/guarantee-professional

Съдържание

Фирмената група Liebherr	6
Марка и качество	8
Устойчивост	10
Енергийна ефективност	12
Специалист в системите	14
Издръжливост и ефективност	16
Ефективност на охлаждането и стабилност на температурата	17
Безопасност и аларми	18
Хигиена и лесно почистване	19
SmartMonitoring – преглед	20
Управление и оборудване	22
Серии	23

С цел по-лесно четене използваме само мъжката форма на думата – без каквото и да е намерение за дискриминация. Това е представително за неутрално по пол наименование. По принцип се имат предвид всички полови идентичности.

Хранително-вкусова промишленост, хотелиерство и месарници	24
Серии	26
Класификация	28
Хладилници и фризери GN 2/1 с динамично охлаждане и вътрешна и външна част от неръждаема стомана	30
Хладилници и фризери с пластмасово вътрешно тяло	
и динамично охлаждане	40
и статично охлаждане	50
Комбинации хладилник-фризер	52
Подплотови хладилници и фризери	56
Акcesoари	62



Пекарни и сладкарници	66
Серии	68
Класификация	70
Хладилници и фризери за пекарни	
с динамично охлаждане и вътрешна и вътрешност от неръждаема стомана	72
пластмасово вътрешно тяло	80
Акcesoари	84



Напитки	86
Серии	92
Класификация	94
Хладилни витрини с динамично охлаждане	96
Хладилници с динамично охлаждане	102
Хладилници за събития с динамично охлаждане	116
Подплотови хладилници	120
Подплотови хладилници	122
Хладилни ракли със статично охлаждане	126
Акcesoари	130




Вино	134
Групи модели	136
Преглед на асортимента	137
Класификация	138
Уреди за сервиране на вино	140
Уреди за климатизиране на вино	146
Уреди за съхранение на вино	156
Компактни уреди	166
Акcesoари	170



Сладолед и замразени храни	172
Фризери тип ракла	176
Фризери за стимулиране на продажбите	192
Акcesoари	196





Фирмената група Liebherr

Liebherr-Hausgeraete GmbH

Вече седем десетилетия Liebherr-Hausgeräte GmbH се специализира в производството на иновативни хладилници и фризери. Дружеството има повече от 6800 служители в цял свят и разработва и произвежда широка гама от хладилници и фризери за домашна и професионална употреба. Благодарение на своите технологии за свежест и висококачествени материали, домакинските уреди на този първокласен производител впечатляват с енергийна ефективност, елегантен дизайн и дълъг експлоатационен живот. При професионална употреба хладилниците и фризерите от Liebherr се отличават с максимална безопасност, интелигентни функции и изключително качество. С годишно производство от около 2 милиона уреда Liebherr-Hausgeräte е един от водещите европейски производители в премиум класа, съчетавайки качество, дизайн и иновации.

Глобална и независима: над 70 години успех

Liebherr е основана през 1949 г., когато с разработването на първия в света мобилен кулокран Ханс Либхер полага основите на семеен бизнес, който днес има повече от 50 000 служители и включва над 150 компании на всички континенти. Холдинговото дружество на Фирмената група е Liebherr-International AG в Буле, Швейцария, чиито акционери са само членове на семейство на Liebherr.

Технологично лидерство и новаторски дух

Liebherr е новатор и благодарение на своя далновиден подход има значителен принос към историята на технологиите в най-различни отрасли. Служители по цял свят продължават да споделят куража на основателя на дружеството, като се стремят да произвеждат иновативни продукти и да осигуряват водещо в света оборудване и машини.



Диверсифицирана продуктова програма

Liebherr е един от най-големите производители на строителни машини в света и предлага висококачествени, клиентски ориентирани продукти и услуги. Продуктовата програма включва сегментите земекопна техника, строителна техника, машини за дълбоко фундиране, минно оборудване, мобилни и верижни кранове, кулокранове, бетонна техника, морски кранове, авиационна и транспортна техника, зъбонарезна техника и системи за автоматизация, хладилници и фризери, компоненти и хотели.

Персонализирани решения и максимална полза за клиента



Решенията на Liebherr се характеризират с прецизност, изпълнение и дълготрайност. Дружеството се стреми към технологично съвършенство и предлага на клиентите си решения, които изцяло отговарят на техните нужди. За Liebherr фокусирането върху клиента не приключва с доставката на продукта, а продължава чрез широк набор от услуги за поддръжка и съдействие.

Качеството е в нашата ДНК.

Нашата работа се ръководи от високите изисквания на нашите клиенти по целия свят. Повече от 70 години Liebherr предлага висококачествени уреди за частния и търговския сектор, които отговарят на тези изисквания и които са се доказали в дългосрочен план и се изплащат.

Специалист по охлаждане и замразяване

С изключително качество, иновативни технологии и естетичен и с това удобен за потребителя дизайн, Liebherr продължава да налага нови стандарти. Как постигаме това? Като се специализираме в това, което правим: разработване и производство на изключителни хладилници и фризери. Преди всичко за професионална употреба. Нашите уреди са проектирани за специалните изисквания в тази област с ясна мисия: да улесним трудната Ви работа всеки ден с максимална прецизност и безопасност.



Върхова сила за Вашия бизнес

Ако искате да предложите съвършенство, разчитате на съвършенството: Специално разработени за хранително-вкусовата промишленост, нашите професионални хладилници и фризери отговарят на най-високите изисквания с допълнителната порция здравина, ценова ефективност и лесно почистване. Храните и напитките се съхраняват надеждно и безопасно, дори при околна температура до +43°C и много отваряния на вратата, като едновременно се презентират оптимално и по привлекателен начин.



Liebherr факторът:

Професионални хладилници и фризери

- Специално разработени за хранително-вкусовата промишленост
- Безопасно съхранение на хранителни продукти
- Перфектна презентация на продуктите
- Най-високо качество благодарение на изчерпателни процедури за изпитване


Тестван до най-малкия детайл. И отвъд това.

От концепцията през разработването и производството до маркетинга – Liebherr прави всичко по силите си, за да предложи иновативни продукти с най-високо качество. Още в етапа на разработка тестваме всички хладилни, механични и електронни компоненти за тяхното надеждно функциониране. Така например, за да одобрим една панта за врата, тя трябва да премине най-малко през 100 000 отваряния. Можете да разчитате на това: Вашият уред Liebherr е до вас като професионален партньор – 24 часа в денонощието, 365 дни в годината.

Поемане на отговорност

Целта ни е да използваме ресурсите отговорно и да усъвършенстваме продукта непрекъснато през целия му жизнен цикъл. Ето защо разработваме по-устойчиви производствени процеси и проектираме продукти, които отговарят

на най-високите стандарти за качество и дълготрайност. Наред с енергийната ефективност, ние се фокусираме върху здравината и гарантираме наличността на резервни части до 15 години.*



Нашият път към бъдещето

Хора и устойчив бизнес

- Справедливи условия на работа
- Дългосрочна визия
- Отговорен подход към снабдяването
- Спазване на регулаторните изисквания и етичните норми

Използване

- Максимална енергийна ефективност
- Дълъг срок на съхранение на продуктите
- Лесни ремонти
- Оптимално съхранение на хранителни продукти

Рециклиране

- Продуктов дизайн с възможност за рециклиране
- Лесно разделяне на материалите
- Повторно използване на компоненти
- Създадени за кръговост

Производство

- По-ниска консумация на енергия
- Повеќе зелена електроенергия
- По-малко отпадъци

Материали

- Повеќе възобновяеми материали
- Повеќе рециклирани материали
- По-малко вредни вещества
- По-малко видове материали

Научете повече за нашата корпоративна отговорност:

home.liebherr.com/sustainability



*Liebherr-Hausgeräte също така гарантира тази услуга със задна дата за всички уреди, произведени след 1 януари 2021 г.

Целенасочена разработка

Устойчивостта е част от всяко дизайнерско решение, което вземаме – от разработването и избора на материали до производството и управлението на веригата за доставки. Ние даваме приоритет на рециклируемите материали със слабо въздействие върху околната среда и непрекъснато подобряваме енергийната ефективност на производството. По време на употреба нашите уреди изискват минимална поддръжка и са известни с ниската си консумация на енергия и експлоатационни разходи.

Въглеродородни хладилни агенти

Liebherr използва само въглеродородни хладилни агенти: R 600a в хладилници и R 290 във фризери. И двата имат много нисък потенциал за глобално затопляне и осигуряват висока ефективност на компресора – комбинирайки висока производителност с ниска консумация на енергия и разходи.



Висока ефективност: Ето колко икономични са хладилниците Liebherr.

Колко ефективни са нашите уреди показва и онлайн инструментът на финансираните от ЕС проекти Label2020 и BELT. На тази страница можете да търсите и сравнявате консумацията на електроенергия и много други данни за електроуредите. Калкулаторът взема предвид местните цени на електроенергията и показва разходите за целия полезен живот.

Към проверката на ефективността: label2020.eu

Отговорно производство

Боравим отговорно с ресурсите и увеличаваме използването на зелена електроенергия в производството на нашите уреди. Рециклираме енергията, освободена по време на производството, например за отопление на сгради. Също така намаляваме отпадъците, като разделяме материалите и ги рециклираме, когато е възможно.

Сертифицирани в цяла Европа

Всички наши европейски производствени площадки са сертифицирани съгласно международните стандарти за качество (ISO 9001), за управление на околната среда (ISO 14001), за управление на здравето и безопасността при работа (ISO 45001) и за управление на енергията (ISO 50001).



Liebherr факторът:

Екологично разработване и производство:


- уреди с много ниска консумация на енергия
- Въглеродородни хладилни агенти
- спестяващи ресурси производствени процеси
- Европейските филиали са напълно сертифицирани по ISO

Домакинските уреди на Liebherr са сред най-ефективните на пазара. И с основателна причина.

Професионалните хладилници и фризери на Liebherr гарантират не само оптимална охлаждаща производителност, но и впечатляват с изключителната си енергийна ефективност. Нашите уреди са оборудвани с висококачествени компоненти, които намаляват консумацията на енергия до минимум.

ЕС етикет за хладилници с функция за директна продажба

На ЕС енергийния етикет съгласно Регламент (ЕС) 2019/2018 ще откриете следната информация:



Правим енергийната ефективност видима

Използването на хладилници и фризери оказва значително влияние върху околната среда, тъй като те се използват денонощно. Ето защо от десетилетия работим върху подобряването на енергийната ефективност на нашите уреди.

Енергийният етикет за професионални хладилници и енергийният етикет за хладилници и фризери с функция за директна продажба предоставят ясна класификация на енергийната ефективност.


ЕС етикет за професионални хладилници

На ЕС енергийния етикет на ЕС съгласно Регламент (ЕС) 2015/1094 ще откриете следната информация:




Подобряване на енергийната ефективност на хладилници с функция за директна продажба в ЕС

Делът на хладилниците с функция за директни продажби в класове на енергийна ефективност А, В и С се е увеличил от 84% на 88% между 2022 и 2024 г.; 5% от нашите уреди са били класифицирани с клас на енергийна ефективност А през 2024 г., докато през 2022 г. няма уреди с клас на енергийна ефективност А.



Подобряване на енергийната ефективност на професионални хладилници в ЕС

Професионалните хладилници на Liebherr дефинират нови стандарти в енергийната ефективност. Между 2022 и 2024 г. делът на уредите в класове на енергийна ефективност А, В и С се е увеличил от 84% на 97%. Особено забележително е увеличението на уредите от клас А и В, който се е увеличил от 9% на 30%.



Измервания при професионални хладилници

Климатичен клас 4*

Температури на околната среда от +10 °C/+16 °C до +30 °C, относителна влажност на въздуха 55 %

Климатичен клас 5* (високопроизводителен хладилник):

Температури на околната среда от +10 °C/+16 °C до +40 °C, относителна влажност на въздуха 40 %

Климатичният клас, посочен на енергийния етикет, представлява максималната температура на околната среда на мястото на монтаж на уреда. При тази температура се поддържат температурите, необходими за съхранение на хранителни продукти.

Консумация на енергия/полезен обем

Консумацията на енергия за всички засегнати уреди, независимо от посочения климатичен клас, се измерва при климатичен клас 4 (+30°C/55% относителна влажност).

Измерването на консумацията на енергия е предмет на стандарт EN 16825 и регламент 2015/1094-IV.

Полезният обем се определя съгласно стандарт EN 16825.

* Всички домакински уреди Liebherr за хотелиерство и кетъринг са стандартно сертифицирани за климатичен клас 4 или 5 – това означава максимална енергийна ефективност дори при тежки експлоатационни условия с температура на околната среда до +40°C.

Изберете професионално охлаждане и замразяване.

Независимо дали става въпрос за хранително-вкусова промишленост, пекарна, или търговия с хранителни продукти на дребно, за напитки, замразени храни, или сладолед: Всеки, който иска да отговори на очакванията на своите клиенти и гости по отношение на свежест и качество, залага на хладилна техника, отговаряща на най-високите изисквания. Със специално разработените професионални уреди ние предлагаме на нашите професионални клиенти първокласни решения за натоварваща ежедневна работа – и добри аргументи за избор на специалист в системите.

Изключителното представяне има своите причини. При нас те са дори пет.

Съвършенството на Liebherr се основава на пет стълба:

Дълготрайност и икономичност

Нашите хладилници и фризери се отличават с висока ефективност и много ниски енергийни и общи експлоатационни разходи. Здравите материали, висококачествените хладилни компоненти и висококачествената изработка гарантират дълъг експлоатационен живот. Лесната поддръжка и не на последно място фактът, че уредите не изискват техническо обслужване, също допринасят за отличните TCO (общи експлоатационни разходи).

Ефективност на охлаждане и температурна стабилност

Перфектно охлаждане, дори при високи температури на околната среда (до 43°C): Можете да разчитате на висока температурна устойчивост на нашите професионални уреди. Дори честото отваряне на вратите не може да повреди Вашите продукти: Най-съвременните компоненти, мощните и екологично чисти хладилни агенти и прецизното управление са координирани по такъв начин, че качеството и свежестта на продуктите да се поддържат постоянно, без да се нарушава икономическата ефективност на уредите.

Сигурност и аларми

Многобройните функции за сигурност в нашите професионални уреди гарантират, че Вашите хранителни продукти са винаги правилно охладени и че няма загуба на качество. Различни алармени системи предупреждават незабавно например за температурни отклонения, ключалките на вратите предпазват от неоторизиран достъп.

Хигиеничност и лесно почистване

Безкомпромисната хигиена е от съществено значение при съхранението на хранителни продукти. Ето защо нашите уреди са особено лесни за почистване. Те разполагат например с вътрешно тяло с пространство без фуги, което може да се почисти лесно и основно. Предните части, отделенията и решетъчните рафтове винаги са проектирани по такъв начин, че да се почистват лесно.

Управление и оборудване

В напрегнатата ежедневна работа всичко трябва да върви гладко. Благодарение на добре обмислените детайли, интелигентните функции и отличното качество на материалите нашите професионални уреди Ви предлагат максимален комфорт при работа и така начин гарантират безпроблемни работни процеси.

Практичност във всяко отношение

Професионалният уред на Liebherr се изплаща още повече във времето, когато се повишават цените на електроенергията и има екстремни колебания в търсенето: неговите висококачествени компоненти, отличната ефективност на охлаждане и ниското потребление на енергия осигуряват оптимални ТСО (общи разходи за притежание).



Дългосрочно удовлетворение: изключителен срок на експлоатация

Уредите на Liebherr са проектирани за 15-годишен цикъл на експлоатация. Тяхната изключително здрава конструкция осигурява възможност същите да издържат оптимално на изискванията на ежедневната употреба. Това е качество, което се изплаща – за много години напред.

Оригинални от Liebherr: Наличност на резервни части в продължение на 15 години

Liebherr-Hausgeräte GmbH прави следващата стъпка към удължаване на експлоатационния живот на своите висококачествени уреди за своите клиенти: Наличността на резервни части ще бъде удължена до 15 години от спирането на производството на съответния модел. Това се отнася за всички функционални части и части на оборудването, които могат да се съхраняват. Liebherr-Hausgeräte също така гарантира тази услуга със задна дата за всички уреди, произведени след 1 януари 2021 г.

Добре за хората и за околната среда: максимална ефективност

Енергийно ефективните хладилници и фризерите помагат да се справите с постоянно нарастващите цени на електричеството. Liebherr използва изцяло потенциала на всички компоненти – от компресора до уплътнението, осветлението и електронните компоненти. Изключително ефективните уреди, като тези от серия Perfection, демонстрират положителния ефект върху общите Ви експлоатационни разходи.

спестяват се разходи, време и усложнения, не изискват техническо обслужване

Професионалните свободностоящи уреди работят без филтри или други компоненти и части, които изискват редовна замяна. Няма допълнителни изисквания за почистване.

Кондензатор с оребрени тръби

Нашите издръжливи кондензатори с оребрени тръби предотвратяват отлагането на замърсявания, не изискват техническо обслужване и осигуряват отлични хладилни характеристики и ефективност в продължение на много години. Те намаляват експлоатационните разходи на Вашия хладилник.

Устойчиво качество на охлаждането, постоянна температура

Уредите на Liebherr предлагат оптимална надеждност при охлаждане и замразяване: хранителните продукти се охлаждат бързо и плавно, като температурните колебания се свеждат до минимум. Това поддържа свежи хранителните продукти възможно най-дълго време.

Постоянно охлаждане в съответствие с DIN EN 16825:2015

Хранителните продукти запазват своето качество само при минимални колебания на температурата. Хладилниците на Liebherr впечатляват със стабилна температура между -1°C и +5°C. Така не само се запазва климатът на съхранение, но и стойността на Вашите продукти и съставки.

Постоянно замразено състояние в съответствие с DIN EN 16825:2015

Чувствителните хранителни продукти не могат да бъдат подлагани на големи отклонения от зададената температура на съхранение. Фризерите на Liebherr гарантират стабилна температура между -15°C и -18°C. Това Ви позволява да съхранявате хранителните продукти по-дълго време и запазва качеството на Вашите замразени продукти.

Много бързо охлаждане с помощта на SuperCool

За оптимална температура дори при затоплени от слънцето, закупени от пазара продукти: Щом бъде активирана SuperCool, Вашият уред Liebherr повишава производителността си, докато свежите хранителни продукти не се охладят колкото и останалото съдържание. SuperCool се изключва след максимално 12 часа.

Без повече размразяване благодарение на NoFrost

Технологията NoFrost не дава никакъв шанс на обледеняването. Охлаждането с помощта на вентилатор се бори с появяващата се влага, а фазите на циклично размразяване отстраняват дори последните частици влага от вътрешното пространство. За удобно и безопасно съхранение без обледеняване.



Много бързо замразяване с помощта на SuperFrost

Автоматичната функция SuperFrost понижава бързо температурата във Вашия професионален фризер до най-ниското ниво, като по този начин създава резерви от студ за замразяване при запазване на витамините. Веднага след приключване на процеса на замразяване или след макс. 65 часа, SuperFrost превключва обратно към нормален режим на работа, като по този начин предотвратява ненужния разход на енергия.

Идеална влажност с HumidityControl

Перфектните климатични условия могат да се създадат само при правилната комбинация от температура и влажност. С HumidityControl можете да регулирате влажността в съответствие с изискванията на съхраняваните хранителни продукти на три етапа, като по този начин се осигурява свежест изключително дълго време.



Безопасността като стандарт

Всеки, който продава хранителни продукти, трябва да има надеждна защита на стоките: от прекъсване на процеса на охлаждане и колебания на температурата, но също и от неоторизиран достъп. И двете се предотвратяват лесно с помощта на нашите професионални хладилници и фризери.

LightAlarm: Светлината е включена, вратата е затворена

В случай на неконтролирано повишение на температурата, ако е оставена отворена врата или има други проблеми, вътрешното осветление на уреда ще започне да мига. При уредите със стъклена врата това показва бързо къде е необходимо действие. При уредите с масивна врата мигащата светлина отвътре предупреждава да се затвори вратата незабавно, за да се запази качеството на съхранение.



Информация за прекъсване на електрическото захранване: разберете какво се е случило

Ако захранването е прекъснато поради повреда, информацията за прекъсването на електрозахранването се показва, когато захранването е възстановено. Тя съобщава кога уредът е бил временно без захранване и каква максимална температура е достигната през това време. Това Ви дава възможност да оцените потенциалната загуба на качество.

Механично заключване с ключ: ключът към пълното управление

Всички професионални уреди на Liebherr за пекарни и обекти за обществено хранене са оборудвани с механична ключалка с два ключа. По този начин можете да сте сигурни, че неупълномощени лица нямат достъп до Вашите съхранявани продукти.

Електронно заключване: за презастраховане

Избрани домакински уреди Liebherr с електронно заключване могат да се заключват и отключват с индивидуален ПИН код. Това означава, че произволен брой потребители могат да заключват и отключват уреда чрез потребителския интерфейс, без да се налага да споделят ключ.



Чистота

Съвършената хигиена играе важна роля при професионалната работа с хранителни продукти. Поради това нашите професионални уреди имат функции, които намаляват замърсяването от самото начало и правят почистването много по-лесно.

Сифон в пода за бързо почистване

Лесно постигане на високи нива на хигиена: Вграденият сифон в пода на уредите за заведения за обществено хранене на Liebherr осигурява възможност за удобно почистване в тесни пространства. Водата просто се оттича и Вашият уред отново е бързо хигиенично чист.



Безопасно за неупаковани хранителни продукти вътрешно пространство

Всички материали в уредите на Liebherr за пекарни и обекти за обществено хранене са безопасни за храни и са подходящи за съхранение на неупаковани храни.

Безшевено вътрешно пространство за предотвратяване на замърсяването

Пластмасовата вътрешност е произведена от полистирол: подлежаща на пълно рециклиране, здрава пластмаса без миризма. Произведена без шевове от едно парче, тя няма скрити места за наслоени замърсявания и големите ъгли могат да се почистват бързо и лесно. Перфектната комбинация от устойчивост и хигиена.



Максимална безопасност – винаги в ползрението

Комбинацията от професионално оборудване на Liebherr и интелигентен софтуер SmartMonitoring осигурява оптимална защита на чувствителните вещества. Дигиталното, базирано в облак решение автоматично документира температурата на съхранение – освобождавайки ви от ежедневна задача, която отнема време и внимание.

Непрекъсната документация

SmartMonitoring постоянно контролира температурата на съхранение, дори на различни места за няколко устройства. По този начин решението за цифрово наблюдение осигурява прецизно постоянство на температурата през цялото денонощие, както.

Пълна история на температурите

SmartMonitoring непрекъснато документира температурата и всички други параметри на охлаждане на съхраняваните от вас вещества.

Добре защитени във всички случаи с правилната аларма

Ако устройството се изключи случайно, разкачи се от електрозахранването или Интернет връзката спре, SmartMonitoring винаги информира своевременно.

Лесно въвеждане в експлоатация

Новото поколение уреди за хотели и кетъринг вече са оборудвани със SmartModule или могат да бъдат допълнително оборудвани в зависимост от модела и незабавно свързани към SmartMonitoring. Предходните модели могат лесно да бъдат свързани чрез външните регистратори на данни.



Вземете лиценз за релаксиране.

С лиценз за персонализирано оборудване можете да използвате пълноценно професионалното решение за SmartMonitoring на Liebherr.

Включени са всички основни функции, като контрол, документация и предупреждение по електронна поща.

- срок от 36 месеца от активирането
- без автоматично подновяване
- по един лиценз за всяка измервателна точка (хладилник/фризер)
- оторизация на достъпа за произволен брой потребители
- управление на потребителите и устройствата (базирано на роли)
- допълнително предупреждение чрез SMS и гласово повикване с възможност за разширяване

Регистрирайте вашия хладилник или фризер сега и получите безплатен пробен лиценз за шест месеца.




Модул SmartModule (6145269)

SmartModule свързва домакинските уреди Liebherr със SmartMonitoring или съществуващи системи за наблюдение. Малкото устройство с вграден LAN/WiFi е готово за употреба веднага след монтажа.



Регистратор на данни, температура (6145363)

Датчикът за температура надеждно записва температурни данни и ги предава директно към SmartMonitoring чрез WiFi връзка.



Локален интерфейс

За клиенти, които вече имат собствена система за мониторинг на своите уреди или планират да инсталират такава, Liebherr предоставя възможност за свързване на хладилници и фризери чрез локален интерфейс.



Регистратор на данни, 3-канален (6145365)

В допълнение към стандартния температурен сензор и сензор за контакт на вратата, триканалният регистратор на данни разполага с допълнителен температурен сензор, който може да се използва за допълнително наблюдение на температурата на чувствителни продукти.

Наличността на SmartMonitoring варира в зависимост от държавата.

Дали SmartMonitoring все още не е наличен във вашата страна? Моля, свържете се с нас.

Допълнителна информация по темата **SmartMonitoring** можете да намерите тук: home.liebherr.com/smartmonitoring



Лесно и без усложнения

На местата, където се работи с хранителни продукти, нещата често са забързани. Следователно нашите професионални хладилници и фризер-фризери имат много характеристики и интелигентни детайли, които улесняват ежедневната Ви работа.

Отворени за комфорт: Ограничител на вратата на 90°

Ако вратата е отворена на повече от 90°, тя остава отворена сама. Това Ви дава достатъчно свобода на движение, за да зареждате уреда с две ръце, да сортирате или да изваждате продукти. Това улеснява и почистването. Под 90° вратата се затваря автоматично така, че температурата остава стабилна и се запазва качеството на съхраняваните продукти.

За всеки случай: ограничител на изтеглянето

Благодарение на ограничителя на изтеглянето в средата на решетъчните полица Вашите продукти се съхраняват надеждно: Дори ако нещата станат малко забързани, решетъчната полица не може да бъде издърпана случайно. При зареждане и изваждане тя остава надеждно във фиксирана позиция, а Вие сте предпазени от малки или големи злополуки.



Устройство за отваряне с крачен педал

Дори и да нямате свободна ръка, можете да отворите удобно уреда с помощта на крачния педал, предлаган като аксесоар. Особено в професионална среда, тази функция улеснява значително използването на хладилниците и фризерите, тъй като можете лесно да отворите вратата, когато ръцете Ви са заети, без да губите време.

Пести сили: ергономична дръжка


Пазете силите си за по-важни неща: Дръжката е предназначена за интензивна употреба. Ергономична, лесна за хващане отляво и отдясно и много лесна за почистване.

Удобство на една ръка разстояние

Контролирайте много лесно състоянието на уреда, без да отваряте вратата, с помощта на вградения във вратата панел за управление. Насочването в менюто е интуитивно и може да се използва чрез символи и гласов контрол на до 12 различни езика. Дисплеят също така може да се контролира чрез три сензорни бутона или с Touch & Swipe (докосване и плъзгане), дори и когато носите ръкавици.

Серия Performance

Нашата Performance серия се фокусира върху най-важното: Уредите от този клас отговарят на всички изисквания за безопасно съхранение при стабилни температури. Всички Performance уреди са на разположение като модели с цяла врата, а вариантите с фризер са снабдени с функцията SmartFrost.



енергийно ефективни



Фризер SmartFrost



HumidityControl

Серия Perfection

Уредите от серията Perfection предлагат всичко, за да отговорят на най-високите изисквания и предизвикателства на ежедневната Ви работа. Те са изработени от неръждаема стомана, предлагат се с цели или стъклени врати и впечатляват с оптимално осветление. Охлаждащият им спектър варира от -2°C до +15°C; фризерите разполагат с функциите SmartFrost и NoFrost.



Осветление



Фризер NoFrost и SmartFrost хладилник със стъклена врата



Корпус от неръждаема стомана



Хладилници и фризери за хотелиерството и хранително-вкусовата промишленост, препоръчани за професионалисти от професионалисти

Високи температури, малко пространство, много суматоха – хладилниците и фризерите в професионалните кухни трябва да могат да се справят с проблеми и винаги да осигуряват пълна ефективност. Точно затова Liebherr разработи своето портфолио за хранително-вкусовата промишленост и хотелиерството: Уредите съхраняват хранителни продукти надеждно с постоянна производителност на охлаждане, дори при околни температури до +40°C. Те са изключително здрави, издръжливи, лесни за почистване и особено устойчиви, не само благодарение на естествения хладилен агент. В същото време те отговарят на всички приложими указания, стандарти и норми, включително по отношение на хигиената, концепцията HACCP или GN контейнерите. Ефективната хладилна система не само осигурява ниски енергийни и общи експлоатационни разходи, но също така Ви осигурява спокойствието, че Вашите продукти се съхраняват сигурно. Можете да разчитате на това – в края на краищата нашата цел е да сме перфектни от първата до последната крачка.

Хладилници и фризери

Хладилници и фризери с вътрешно тяло от неръждаема стомана



Серия Performance Серия Perfection

Хладилници и фризери с пластмасова вътрешна облицовка



Серия Performance Серия Perfection

Подплотови хладилници и фризери



Серия Performance Серия Perfection

Хладилници и фризери с вътрешно тяло от неръждаема стомана

Серия Performance

FRPSvg/FFPSvg

Условия на околната среда*	Температура на околната среда +10 °C до +40 °C
Температурна стабилност	EN 16825 Хладилници: +1 °C до +15 °C / -2 °C до +15 °C Фризери -9 °C до -26 °C Хладилници: Клас M1 Фризери Клас L1 Хладилници: с 3 зони на влажност Фризери: с NoFrost
Надеждност на съхранението	оптични и акустични аларми Аларма за прекъсване на хранването Самозатваряща се врата < 90° Механична брава
Оборудване	монохромен дисплей, сензорни бутони Хладилници: GN 2/1, 530 × 650 мм (надлъжно поставяне) Фризери: GN 2/1, 530 × 650 мм (надлъжно поставяне) Таймер за поддръжка с индивидуална настройка Колела по височина крачета като аксесоар, стандартно с регулируеми по височина крачета
	Хладилници: Светодиодно осветление на тавана
	Фризери: Светодиодно осветление на тавана
	Дръжка външен и вътрешен корпус от хром-никелова стомана (1.4301 / AISI 304) свързваност чрез преоборудване
Консумация на енергия	UltraEfficient Директива на ЕС 2015/1094
Спазване на регулаторните изисквания	Директива за безопасност на машините - EN 60335

Серия Perfection

FRPSvh/FRPSrh/FFPSvh/FFPSrh

Температура на околната среда +10 °C до +40 °C
EN 16825 Хладилници: + °C до +15 °C / -2 °C до +15 °C Фризери -9 °C до -26 °C Хладилници: Клас M1 Фризери Клас L1 Хладилници: с 3 зони на влажност Фризери: с NoFrost
оптични и акустични аларми Аларма за прекъсване на хранването Самозатваряща се врата < 90° Механична брава
2,4"-цифров дисплей, Touch & Swipe Хладилници: GN 2/1, 530 × 650 мм (надлъжно поставяне) Фризери: GN 2/1, 530 × 650 мм (надлъжно поставяне) Таймер за поддръжка с индивидуална настройка Колела по височина крачета като аксесоар (с изключение FRPSvh 1412), стандартно с регулируеми по височина крачета
Хладилници: вертикално LED осветление
Фризери: вертикално LED осветление
Дръжка външен и вътрешен корпус от хром-никелова стомана (1.4301 / AISI 304) налична свързаност
UltraEfficient Директива на ЕС 2015/1094
Директива за безопасност на машините - EN 60335

Хладилници и фризери с пластмасова вътрешна облицовка

Серия Performance

FRFvg/FFFvg/FFFsg/FCFvg/FRTvg/FFTvg/FFTsg

Температура на околната среда +10 °C до +40 °C
EN 16825 Хладилници: +1 °C до +15 °C Фризери -9 °C до -26 °C Хладилници: Клас M1 Фризери Клас L1 Хладилници: с 3 зони на влажност Фризери: със SmartFrost и NoFrost
оптични и акустични аларми Аларма за прекъсване на хранването Самозатваряща се врата при < 90° Механична брава
монохромен дисплей, сензорни бутони Хладилници: 75 см ширина: GN 2/1, 650 × 530 мм (напречно поставяне) Фризери 75 см ширина: Europort 600 × 400 мм (напречно поставяне) Таймер за поддръжка с индивидуална настройка Колела/регулируеми по височина крачета като аксесоар, уредите с ширина 75 см стандартно са с регулируеми по височина крачета
Светодиодно осветление на тавана за модели FRFCvg
Фризери: Алуминиева дръжка
вътрешен корпус: пластмаса външен корпус: прахово боядисана стомана свързваност чрез преоборудване
SuperEfficient Директива на ЕС 2015/1094 FFFsg без етикет
Директива за безопасност на машините - EN 60335

Серия Perfection

FRFCvg/FRFBvg/FFFCvg/FFFBvg/FFFCsg/FCFCvg/FRTCvg/FFTCvg/FFTCsg

Температура на околната среда +10 °C до +40 °C
EN 16825 Хладилници: +1 °C до +15 °C / -2 °C до +15 °C Фризери -9 °C до -26 °C Хладилници: Клас M1 Фризери Клас L1 Хладилници: с 3 зони на влажност Фризери: със SmartFrost и NoFrost
оптични и акустични аларми Аларма за прекъсване на хранването Самозатваряща се врата при < 90° Механична брава
монохромен дисплей, сензорни бутони Хладилници: 75 см ширина: GN 2/1, 650 × 530 мм (напречно поставяне) Фризери 75 см ширина: Europort 600 × 400 мм (напречно поставяне) Таймер за поддръжка с индивидуална настройка Колела/регулируеми по височина крачета като аксесоар, уредите с ширина 75 см стандартно са с регулируеми по височина крачета Капак на изпарителя (защита срещу замръзване) само за модели със стъклени врати, по избор за модели с изолирани врати
Хладилници: Модели със стъклени врати или с изолационна пяна с осветление на тавана за модели FCFCvg
Фризери: LED осветление в предния корпус Алуминиева дръжка
вътрешен корпус: пластмаса външен корпус: неръждаема стомана свързваност чрез преоборудване
SuperEfficient Директива на ЕС 2015/1094 FFFCsg без етикет
Директива за безопасност на машините - EN 60335

Букви

F	F	F	C	v	g
1	2	3	4	5	6

Цифри

6	5	0	1
7 + 8	9	10	

1 Пазарен сегмент

F Food Service

2 ТемператураR Хладилник
F Фризер
C Комбиниран хладилник-фризер**3** Конструктивен дизайнF Свободностоящ/
изправен компресор за монтаж отдолу
P Свободностоящ/
изправен компресор за монтаж отгоре
T Свободностоящ уред под плот**4** Материал на корпуса- Стомана или пластмаса с прахово покритие
S Неръждаема стомана
C Хромирана стомана
B BlackSteel**5** Вентилационна системаs Статичен
v Вентилиран**6** Потребителски интерфейс (UI)g Основен UI
h Разширен UI**7 + 8** Общ обем*15 150 литра
40 400 литра
55 550 литра
65 650 литра
14 1400 литра**9** Вариант на вратата0 Цяла врата
1 Врата от изолационно стъкло
3 Врата от изолационно стъкло/
цяла врата (комбиниран хладилник-фризер)**10** Брой врати/отделения1 Една
2 Две

*Вижте описанието на уреда за точния обем.



FFFCvg 6501

Предимствата накратко

Динамична охладителна система

Мощна система за динамично охлаждане, за стабилна и равномерно разпределена температура във вътрешното пространство. Контактният прекъсвач вентилатор/врата свежда до минимум загубата на студен въздух при отваряне на вратата. Благодарение на изпарителя, на практика системата не се нуждае от техническо обслужване.

Температурна стабилност съгласно DIN EN 16825:2015

Напълно надеждно охлаждане, 365 дни в годината: със стабилни стойности между -1 °C и +5 °C или между -15 °C и -18 °C, хладилниците и фризерите Liebherr предлагат висока температурна стабилност в горещи и влажни помещения, дори при често отваряне на вратата.

SuperCool

Функция, с която вашият уред осигурява върхово представяне SuperCool временно увеличава хладилната мощност с цел бързо охлаждане на продуктите деактивира се автоматично след 12 часа.

HumidityControl

Перфектните климатични условия могат да се създадат само при правилната комбинация от температура и влажност. HumidityControl Ви дава възможност за регулиране на влажността в зависимост от Вашите нужди. За оптимален климат за съхранение и за възможността да се наслаждавате на свежест дълго време.

Решетъчни рафтове

Решетъчните рафтове с пластмасово покритие предоставят възможност за гъвкаво използване на вътрешното пространство и могат да издържат до 60 kg, което означава, че могат да се съхраняват безопасно продукти дори когато са изключително тежки.



Съвместими със стандартните контейнери

Хладилниците на Liebherr за обектите за обществено хранене са проектирани обикновено за използване с контейнери за хранителни продукти по европейски стандарт. Това означава, че ще може да се ползва всеки стандартен контейнер.



FRPSvh 6501 Perfection



Леснодостъпни хладилни компоненти

Хладилните компоненти са интегрирани леснодостъпно в горната част на обема на машината, което значително увеличава полезния обем на вътрешното пространство. За комфортно почистване или за евентуални сервизни работи предната част просто се сгъва нагоре. При ъгъл на отваряне над 45° тя може да се откачи напълно.

Стикер за енергийна ефективност в съответствие с Директива 2015/1094 на ЕС

Етикетът за енергийна ефективност показва от пръв поглед колко икономични са професионалните уреди на Liebherr. Ниското потребление на енергия понижава общите експлоатационни разходи.

Изпарител

Катафорезно покритият изпарител е изключително устойчив на корозия, предлагайки оптимална защита срещу агресивни вещества като соли. Това увеличава експлоатационния живот на уреда и осигурява постоянна производителност и ефективност.

Изолация

Полезно за околната среда, ефективност и безопасност при съхранение: изолацията с циклопентанова пяна без фреони минимизира загубата на студен въздух, намалява консумацията на енергия и ви позволява да съхранявате стоките си в уреда по-дълго в случай на повреда.

Самозатваряща се врата

За да се улесни зареждането и изпразването, както и почистването, вратата на уреда остава отворена при ъгъл на отваряне около 90°, а при по-малък ъгъл се затваря сама за по-голяма безопасност.



Сменяемо уплътнение на вратата

Спестете време и пари: Уплътненията на вратата за поставяне чрез натискане от Liebherr могат да се сменят лесно. Ако някое уплътнение се повреди, Вие можете да го смените сами без инструменти.

Вътрешна и външна част от неръждаема стомана

Хигиената е главният приоритет на местата, на които се съхранява храна. Имайки предвид това, дълбоко изтеглената вътрешна облицовка от неръждаема стомана Gastronorm 2/1 е изработена от хигиенична неръждаема стомана и няма трудни за почистване функционални части. Безшевните странични панели от неръждаема стомана на външния корпус с изолационен слой също са изключително лесни за почистване. Хладилниците и фризерите от неръждаема стомана GN 2/1 са устойчиви на водна струя отвътре и отвън в съответствие с IPX5.

Сифон в пода

Вграденият сифон в пода на уредите Liebherr осигурява възможност за удобно почистване в тесни пространства. Водата просто се оттича и вашият уред бързо отново е хигиенично чист.

Нашите хладилници и фризери GN 2/1 от неръждаема стомана са разработени за най-взискателните задачи. Мощните хладилни компоненти гарантират, че хранителните продукти се охлаждат бързо с ниска консумация. Съвместимата с HACCP електроника позволява настройване на точната температура, която остава стабилна – за перфектна сигурност на съхранението дори при високи температури на околната среда. Решетки с регулируема височина и вътрешно пространство без никакви преградни елементи позволяват висока гъвкавост при съхранението и лесно почистване.

Електрониката с интегриран запис на температурата

Лесната за използване електроника управлява енергоспестяващата функция за размразяване според действителните нужди. Интегрираният регистратор на данни регистрира и запазва минималната и максималната вътрешна температура за съвместимо с HACCP документиране. В случай на температурни отклонения, например поради отворена дълго време врата, електрониката подава оптична и звукова аларма и по този начин защитава Вашите продукти.



Качество до последния детайл




LightAlarm

В случай на неконтролирано повишение на температурата, ако е оставена отворена врата или има други проблеми, вътрешното осветление на уреда ще започне да мига. При уредите със стъклена врата това показва бързо къде е необходимо действие. При уредите с масивна врата мигащата светлина отвътре предупреждава да се затвори вратата незабавно, за да се запази качеството на съхранение.



Стабилно, дълбоко изтеглено вътрешно тяло

Вътрешното тяло от дълбоко изтеглена неръждаема стомана има интегрирани ребра за контактните повърхности. Освен това то е устойчиво на корозия, хигиенично е и е особено лесно за почистване. Решетъчните полици могат да бъдат натоварени до 60 kg, така че дори тежките продукти не са проблем. Контейнерите Gastronorm 2/1 могат да се поставят директно върху опорните ребра.



Разширен температурен диапазон -2 °C/+15 °C

Хладилниците на Liebherr имат разширен температурен диапазон от -2°C до +15°C. По този начин дори месото и рибата остават свежи и вкусни дълго време.



Светодиодно осветление

Дори в тъмни помещения LED осветлението осигурява добро осветяване на вътрешното пространство. Оптималният обзор позволява желаният продукт винаги да е под ръка, вратата да се затвори бързо и температурата във вътрешното пространство да остане стабилна. Това намалява времето за търсене. И преди всичко – енергийните разходи. Вграденото светодиодно осветление улеснява почистването.



Интегриран WiFi/LAN интерфейс

WiFi/LAN интерфейсът позволява лесно да свържете Вашите уреди с Liebherr SmartMonitoring или наличните локални системи.



Видимост през уголемената стъклена врата

Поглед към наличните храни – от съществено значение в забързания работен ден. Изцяло стъклената врата с увеличено зрително поле осигурява максимална видимост във вътрешността на уреда. Това улеснява организирането на стоките и бързото намиране на необходимия продукт, спестявайки ценно време.



FRPSvh 1412

Perfection

Брутен/Нетен обем	1414/1096 l
Външни размери в мм (Ш/Д/В)	1427/867/2115
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)	1239/650/1512

Брутен/Нетен обем	1414/1096 l
Външни размери в мм (Ш/Д/В)	1427/867/2115
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)	1239/650/1512



Клас на енергийна ефективност ¹	1134 kWh
Потребление на енергия за 365 дни	4
Климатичен клас (Енергийна директива)	M1
Температурен клас (Енергийна директива)	+10 °C до +40 °C
Температура на околната среда ²	R 290
Хладилен агент	60 dB(A)
Ниво на шум	220 - 240V~ / 50 Hz
Напрежение/Честота	4,0 A / 320 W
Консумирана мощност / Инсталирана мощност	650 kJ/h
отдадена топлина	динамичен / автоматично
Охлаждаща система / Процедура на размразяване	+1 °C до +15 °C
Температурен диапазон	GN 2/1, 530 x 650 мм (надлъжно поставяне)
Гастроном	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)/
Материал/Цвят на корпуса	Неръждаема стомана

Материал на вратата / цвят	плътна врата от хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)/
Материал на вътрешния контейнер	Неръждаема стомана
Тип на управлението	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)
Индикация за температура	2.4"-цветен дисплей, Touch & Swipe
Аларма при повреда	външен цифров
Вътрешно осветление	оптично и звуково

Тип на свързаността	LED светлинна колона от двете страни,
Мрежово решение	може да се включва отделно
Интерфейс	SmartModule
Регулируеми полици	Вграден, подлежащ на демонтиране
Материал на полиците	WLAN/LAN
Товароносимост на полиците	8
Височина на регулиращите крака	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Дръжка	60 кг
Вид на ключалката	115-175 мм
Самозатварящи се врати	Профилна дръжка
посока на отваряне	механичен
Бруто/Нето тегло	да
Предлага се също за централно свързване R 134a	ляв монтаж/десен монтаж
	262 / 242,2 кг
	FRPSrh 1412

Акcesoари	
Сива решетъчна полица от неръждаема стомана	7112622 / 7112606
Колела Ø 100 мм	
Устройство за отваряне с крачен педал	9597649
Комплект Side-by-Side сив	9597778



FRPSvh 1402

Perfection

Брутен/Нетен обем	1360/1096 l
Външни размери в мм (Ш/Д/В)	1427/867/2115
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)	1239/650/1512



Клас на енергийна ефективност ¹	807 kWh
Потребление на енергия за 365 дни	5
Климатичен клас (Енергийна директива)	M1
Температурен клас (Енергийна директива)	+10 °C до +40 °C
Температура на околната среда ²	R 290
Хладилен агент	60 dB(A)
Ниво на шум	220 - 240V~ / 50 Hz
Напрежение/Честота	4,0 A / 320 W
Консумирана мощност / Инсталирана мощност	520 kJ/h
отдадена топлина	динамичен / автоматично
Охлаждаща система / Процедура на размразяване	-2 °C до +15 °C
Температурен диапазон	GN 2/1, 530 x 650 мм (надлъжно поставяне)
Гастроном	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)/
Материал/Цвят на корпуса	Неръждаема стомана

Материал на вратата / цвят	плътна врата от хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)/
Материал на вътрешния контейнер	Неръждаема стомана
Тип на управлението	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)
Индикация за температура	2.4"-цветен дисплей, Touch & Swipe
Аларма при повреда	външен цифров
Вътрешно осветление	оптично и звуково

Тип на свързаността	LED светлинна колона от двете страни
Мрежово решение	SmartModule
Интерфейс	Вграден, подлежащ на демонтиране
Регулируеми полици	WLAN/LAN
Материал на полиците	8
Товароносимост на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Височина на регулиращите крака	60 кг
Дръжка	115-175 мм
Вид на ключалката	Профилна дръжка
Самозатварящи се врати	механичен
посока на отваряне	да
Бруто/Нето тегло	ляв монтаж/десен монтаж
Предлага се също за централно свързване R 134a	225 / 195,8 кг
	FRPSrh 1402

Акcesoари	
Сива решетъчна полица от неръждаема стомана	7112622 / 7112606
Колела Ø 100 мм	9597965
Устройство за отваряне с крачен педал	9597649
Комплект Side-by-Side сив	9597778



FRPSvh 6511

Perfection

Брутен/Нетен обем	625/486 l
Външни размери в мм (Ш/Д/В)	697/867/2115
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)	509/650/1512



Клас на енергийна ефективност ¹	412 kWh
Потребление на енергия за 365 дни	5
Климатичен клас (Енергийна директива)	M1
Температурен клас (Енергийна директива)	+10 °C до +40 °C
Температура на околната среда ²	R 290
Хладилен агент	60 dB(A)
Ниво на шум	220 - 240V~ / 50 Hz
Напрежение/Честота	4,0 A / 220 W
Консумирана мощност / Инсталирана мощност	365 kJ/h
отдадена топлина	динамичен / автоматично
Охлаждаща система / Процедура на размразяване	+1 °C до +15 °C
Температурен диапазон	GN 2/1, 530 x 650 мм (надлъжно поставяне)
Гастроном	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)/
Материал/Цвят на корпуса	Неръждаема стомана

Материал на вратата / цвят	плътна врата от хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)/
Материал на вътрешния контейнер	Неръждаема стомана
Тип на управлението	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)
Индикация за температура	2.4"-цветен дисплей, Touch & Swipe
Аларма при повреда	външен цифров
Вътрешно осветление	оптично и звуково

Тип на свързаността	LED осветление отляво, може да се включва отделно
Мрежово решение	SmartModule
Интерфейс	Вграден, подлежащ на демонтиране
Регулируеми полици	WLAN/LAN
Материал на полиците	4
Използваеми Ш/Д на полиците в мм	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Товароносимост на полиците	500 / 650
Височина на регулиращите крака	60 кг
Дръжка	115-175 мм
Вид на ключалката	Профилна дръжка
Самозатварящи се врати	механичен
посока на отваряне	да
Бруто/Нето тегло	дясна преместваема
Предлага се също за централно свързване R 134a	157 / 140,1 кг
	FRPSrh 6511

Акcesoари	
Сива решетъчна полица от неръждаема стомана	7112622 / 7112606
Колела Ø 100 мм	9597828
Устройство за отваряне с крачен педал	9597617
Комплект Side-by-Side сив	9597778



FRPSvh 6501

Perfection

Брутен/Нетен обем	597/486 l
Външни размери в мм (Ш/Д/В)	697/867/2115
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)	509/650/1512



Клас на енергийна ефективност ¹	302 kWh
Потребление на енергия за 365 дни	5
Климатичен клас (Енергийна директива)	M1
Температурен клас (Енергийна директива)	+10 °C до +40 °C
Температура на околната среда ²	R 290
Хладилен агент	60 dB(A)
Ниво на шум	220 - 240V~ / 50 Hz
Напрежение/Честота	4,0 A / 220 W
Консумирана мощност / Инсталирана мощност	305 kJ/h
отдадена топлина	динамичен / автоматично
Охлаждаща система / Процедура на размразяване	-2 °C до +15 °C
Температурен диапазон	GN 2/1, 530 x 650 мм (надлъжно поставяне)
Гастроном	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)/
Материал/Цвят на корпуса	Неръждаема стомана

Материал на вратата / цвят	плътна врата от хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)/
Материал на вътрешния контейнер	Неръждаема стомана
Тип на управлението	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)
Индикация за температура	2.4"-цветен дисплей, Touch & Swipe
Аларма при повреда	външен цифров
Вътрешно осветление	оптично и звуково

Тип на свързаността	LED светлинна колона отляво
Мрежово решение	SmartModule
Интерфейс	Вграден, подлежащ на демонтиране
Регулируеми полици	WLAN/LAN
Материал на полиците	4
Използваеми Ш/Д на полиците в мм	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Товароносимост на полиците	500 / 650
Височина на регулиращите крака	60 кг
Дръжка	115-175 мм
Вид на ключалката	Профилна дръжка
Самозатварящи се врати	механичен
посока на отваряне	да
Бруто/Нето тегло	дясна преместваема
Предлага се също за централно свързване R 134a	134 / 118 кг
	FRPSrh 6501

Акcesoари	
Сива решетъчна полица от неръждаема стомана	7112622 / 7112606
Колела Ø 100 мм	9597828
Устройство за отваряне с крачен педал	9597617
Комплект Side-by-Side сив	9597778



FRPSvg 1402
Performance

Брутен/Нетен обем	1360 / 1096 l
Външни размери в мм (Ш/Д/В)	1427 / 867 / 2115
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)	1239 / 650 / 1512
B	
Клас на енергийна ефективност ¹	807 kWh
Потребление на енергия за 365 дни	5
Климатичен клас (Енергийна директива)	M1
Температурен клас (Енергийна директива)	+10 °C до +40 °C
Температура на околната среда ²	R 290
Хладилен агент	60 dB(A)
Ниво на шум	220 - 240V~ / 50 Hz
Напрежение/Честота	4,0 A
Консумирана мощност	320 W
Инсталирана мощност	520 kJ/h
отдадена топлина	динамичен
Охлаждаща система	автоматично
Процедура на размразяване	-2 °C до +15 °C
Температурен диапазон	GN 2/1, 530 × 650 мм (надлъжно поставяне)
Гастроном	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)/Неръждаема стомана
Материал/Цвят на корпуса	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)/Неръждаема стомана
Материал на вратата / цвят	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)
Материал на вътрешния контейнер	монохромнен дисплей, сензорни бутони
Тип на управлението	външен цифров
Индикация за температура	оптично и звуково
Аларма при повреда	LED осветление в горната част
Вътрешно осветление	SmartModule
Тип на свързаността	Може да се преоборудва
Мрежово решение	WLAN/LAN (опция)
Интерфейс	6
Регулируеми полици	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Материал на полиците	60 кг
Товароносимост на полиците	115-175 мм
Височина на регулиращите крака	Профилна дръжка
Дръжка	механичен
Вид на ключалката	да
Самозатварящи се врати	ляв монтаж/десен монтаж
посока на отваряне	210 / 189,7 кг
Бруто/Нето тегло	FRPSvg 1402 Вариант 924
Предлага се също така с направляващи колела	
Акcesoари	
Сива решетъчна полица от неръждаема стомана	7112622 / 7112606
Колела Ø 100 мм	9597965
Устройство за отваряне с крачен педал	9597649
Комплект Side-by-Side сив	9597778
SmartModule	6145269



FRPSvg 6511
Performance

Брутен/Нетен обем	625 / 486 l
Външни размери в мм (Ш/Д/В)	697 / 867 / 2115
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)	509 / 650 / 1512
B	
Клас на енергийна ефективност ¹	412 kWh
Потребление на енергия за 365 дни	5
Климатичен клас (Енергийна директива)	M1
Температурен клас (Енергийна директива)	+10 °C до +40 °C
Температура на околната среда ²	R 290
Хладилен агент	60 dB(A)
Ниво на шум	220 - 240V~ / 50 Hz
Напрежение/Честота	4,0 A / 220 W
Консумирана мощност / Инсталирана мощност	365 kJ/h
отдадена топлина	динамичен / автоматично
Охлаждаща система / Процедура на размразяване	+1 °C до +15 °C
Температурен диапазон	GN 2/1, 530 × 650 мм (надлъжно поставяне)
Гастроном	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)/Неръждаема стомана
Материал/Цвят на корпуса	плътна врата от хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)/Неръждаема стомана
Материал на вратата / цвят	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)
Материал на вътрешния контейнер	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)
Тип на управлението	монохромнен дисплей, сензорни бутони
Индикация за температура	външен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково
Вътрешно осветление	LED осветление в горната част, може да се включва отделно
Тип на свързаността / Мрежово решение	SmartModule / Може да се преоборудва
Интерфейс	WLAN/LAN (опция)
Регулируеми полици	3
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Използваеми Ш/Д на полиците в мм	500 / 650
Товароносимост на полиците	60 кг
Височина на регулиращите крака	115-175 мм
Дръжка	Профилна дръжка
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	дясна преместваема
Бруто/Нето тегло	151 / 141,8 кг
Предлага се също така с направляващи колела	
Акcesoари	
Сива решетъчна полица от неръждаема стомана	7112622 / 7112606
Колела Ø 100 мм	9597828
Устройство за отваряне с крачен педал	9597617
Комплект Side-by-Side сив	9597778
SmartModule	6145269



FRPSvg 6501
Performance

Брутен/Нетен обем	597 / 486 l
Външни размери в мм (Ш/Д/В)	697 / 867 / 2115
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)	509 / 650 / 1512
A	
Клас на енергийна ефективност ¹	302 kWh
Потребление на енергия за 365 дни	5
Климатичен клас (Енергийна директива)	M1
Температурен клас (Енергийна директива)	+10 °C до +40 °C
Температура на околната среда ²	R 290
Хладилен агент	60 dB(A)
Ниво на шум	220 - 240V~ / 50 Hz
Напрежение/Честота	4,0 A / 220 W
Консумирана мощност / Инсталирана мощност	305 kJ/h
отдадена топлина	динамичен / автоматично
Охлаждаща система / Процедура на размразяване	-2 °C до +15 °C
Температурен диапазон	GN 2/1, 530 × 650 мм (надлъжно поставяне)
Гастроном	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)/Неръждаема стомана
Материал/Цвят на корпуса	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)/Неръждаема стомана
Материал на вратата / цвят	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)
Материал на вътрешния контейнер	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)
Тип на управлението	монохромнен дисплей, сензорни бутони
Индикация за температура	външен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково
Вътрешно осветление	LED осветление в горната част
Тип на свързаността / Мрежово решение	SmartModule / Може да се преоборудва
Интерфейс	WLAN/LAN (опция)
Регулируеми полици	3
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Използваеми Ш/Д на полиците в мм	500 / 650
Товароносимост на полиците	60 кг
Височина на регулиращите крака	115-175 мм
Дръжка	Профилна дръжка
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	дясна преместваема
Бруто/Нето тегло	139 / 116,1 кг
Предлага се също така с направляващи колела	
Акcesoари	
Сива решетъчна полица от неръждаема стомана	7112622 / 7112606
Колела Ø 100 мм	9597828
Устройство за отваряне с крачен педал	9597617
Комплект Side-by-Side сив	9597778
SmartModule	6145269



FFPSvh 1402

Perfection

Брутен/Нетен обем	1360/1096 l
Външни размери в мм (Ш/Д/В)	1427/867/2115
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)	1239/650/1512
B	
Клас на енергийна ефективност ¹	2208 kWh
Потребление на енергия за 365 дни	5
Климатичен клас (Енергийна директива)	L1
Температурен клас (Енергийна директива)	+10 °C до +40 °C
Температура на околната среда ²	R 290
Хладилен агент	60 dB(A)
Ниво на шум	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Напрежение/Честота	4,0 A / 580 W
Консумирана мощност / Инсталирана мощност	1485 kJ/h
отдадена топлина	динамичен / автоматично
Охлаждаща система / Процедура на размразяване	-9 °C до -26 °C
Температурен диапазон	GN 2/1, 530 x 650 мм (надлъжно поставяне)
Гастроном	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)/ Неръждаема стомана
Материал/Цвят на корпуса	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)/ Неръждаема стомана
Материал на вратата / цвят	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)/ Неръждаема стомана
Материал на вътрешния контейнер	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)
Тип на управлението	2.4"-цветен дисплей, Touch & Swipe
Индикация за температура	външен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково
Вътрешно осветление	LED светлинна колона от двете страни
Тип на свързаността	SmartModule
Мрежово решение	Вграден, подлежащ на демонтиране
Интерфейс	WLAN/LAN
Регулируеми полици	8
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Използваеми Ш/Д на полиците в мм	
Товароносимост на полиците	60 кг
Височина на регулиращите крака	115-175 мм
Дръжка	Профилна дръжка
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	ляв монтаж/десен монтаж
Бруто/Нето тегло	225 / 203,4 кг
Предлага се също за централно свързване R 134a	FFPSrh 1402
Акcesoари	
Сива решетъчна полица от неръждаема стомана	7112622 / 7112606
Колела Ø 100 мм	9597965
Устройство за отваряне с крачен педал	9597649
Комплект Side-by-Side сив	9597778



FFPSvh 6501

Perfection

Брутен/Нетен обем	597 / 486 l
Външни размери в мм (Ш/Д/В)	697 / 867 / 2115
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)	509 / 650 / 1512
B	
Клас на енергийна ефективност ¹	1054 kWh
Потребление на енергия за 365 дни	5
Климатичен клас (Енергийна директива)	L1
Температурен клас (Енергийна директива)	+10 °C до +40 °C
Температура на околната среда ²	R 290
Хладилен агент	60 dB(A)
Ниво на шум	220 - 240V~ / 50 Hz
Напрежение/Честота	4,0 A / 610 W
Консумирана мощност / Инсталирана мощност	975 kJ/h
отдадена топлина	динамичен / автоматично
Охлаждаща система / Процедура на размразяване	-9 °C до -26 °C
Температурен диапазон	GN 2/1, 530 x 650 мм (надлъжно поставяне)
Гастроном	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)/ Неръждаема стомана
Материал/Цвят на корпуса	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)/ Неръждаема стомана
Материал на вратата / цвят	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)/ Неръждаема стомана
Материал на вътрешния контейнер	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)
Тип на управлението	2.4"-цветен дисплей, Touch & Swipe
Индикация за температура	външен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково
Вътрешно осветление	LED светлинна колона отляво
Тип на свързаността	SmartModule
Мрежово решение	Вграден, подлежащ на демонтиране
Интерфейс	WLAN/LAN
Регулируеми полици	4
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Използваеми Ш/Д на полиците в мм	500 / 650
Товароносимост на полиците	60 кг
Височина на регулиращите крака	115-175 мм
Дръжка	Профилна дръжка
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	дясна преместваема
Бруто/Нето тегло	144 / 128,2 кг
Предлага се също така с направляващи колела	FFPSrh 6501
Акcesoари	
Сива решетъчна полица от неръждаема стомана	7112622 / 7112606
Колела Ø 100 мм	9597828
Устройство за отваряне с крачен педал	9597617
Комплект Side-by-Side сив	9597778



FFPSvg 1402

Performance

Брутен/Нетен обем	1360/1096 l
Външни размери в мм (Ш/Д/В)	1427/867/2115
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)	1239/650/1512
B	
Клас на енергийна ефективност ¹	2208 kWh
Потребление на енергия за 365 дни	5
Климатичен клас (Енергийна директива)	L1
Температурен клас (Енергийна директива)	+10 °C до +40 °C
Температура на околната среда ²	R 290
Хладилен агент	60 dB(A)
Ниво на шум	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Напрежение/Честота	4,0 A / 580 W
Консумирана мощност / Инсталирана мощност	1420 kJ/h
отдадена топлина	динамичен / автоматично
Охлаждаща система / Процедура на размразяване	-9 °C до -26 °C
Температурен диапазон	GN 2/1, 530 x 650 мм (надлъжно поставяне)
Гастроном	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)/ Неръждаема стомана
Материал/Цвят на корпуса	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)/ Неръждаема стомана
Материал на вратата / цвят	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)/ Неръждаема стомана
Материал на вътрешния контейнер	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)
Тип на управлението	монохром дисплей, сензорни бутони
Индикация за температура	външен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково
Вътрешно осветление	LED осветление в горната част
Тип на свързаността / Мрежово решение	SmartModule / Може да се преоборудва
Интерфейс	WLAN/LAN (опция)
Регулируеми полици	6
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Използваеми Ш/Д на полиците в мм	
Товароносимост на полиците	60 кг
Височина на регулиращите крака	115-175 мм
Дръжка	Профилна дръжка
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	ляв монтаж/десен монтаж
Бруто/Нето тегло	225 / 197,1 кг
Предлага се също така с направляващи колела	FFPSvg 1402 Вариант 924
Акcesoари	
Сива решетъчна полица от неръждаема стомана	7112622 / 7112606
Колела Ø 100 мм	9597965
Устройство за отваряне с крачен педал	9597649
Комплект Side-by-Side сив	9597778
SmartModule	6145269



FFPSvg 6501

Performance

Брутен/Нетен обем	597 / 486 l
Външни размери в мм (Ш/Д/В)	697 / 867 / 2115
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)	509 / 650 / 1512
B	
Клас на енергийна ефективност ¹	1180 kWh
Потребление на енергия за 365 дни	5
Климатичен клас (Енергийна директива)	L1
Температурен клас (Енергийна директива)	+10 °C до +40 °C
Температура на околната среда ²	R 290
Хладилен агент	60 dB(A)
Ниво на шум	220 - 240V~ / 50 Hz
Напрежение/Честота	4,0 A / 610 W
Консумирана мощност / Инсталирана мощност	975 kJ/h
отдадена топлина	динамичен / автоматично
Охлаждаща система / Процедура на размразяване	-9 °C до -26 °C
Температурен диапазон	GN 2/1, 530 x 650 мм (надлъжно поставяне)
Гастроном	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)/ Неръждаема стомана
Материал/Цвят на корпуса	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)/ Неръждаема стомана
Материал на вратата / цвят	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)/ Неръждаема стомана
Материал на вътрешния контейнер	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)
Тип на управлението	монохром дисплей, сензорни бутони
Индикация за температура	външен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково
Вътрешно осветление	LED осветление в горната част
Тип на свързаността / Мрежово решение	SmartModule / Може да се преоборудва
Интерфейс	WLAN/LAN (опция)
Регулируеми полици	3
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Използваеми Ш/Д на полиците в мм	500 / 650
Товароносимост на полиците	60 кг
Височина на регулиращите крака	115-175 мм
Дръжка	Профилна дръжка
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	дясна преместваема
Бруто/Нето тегло	141 / 125,7 кг
Предлага се също така с направляващи колела	FFPSvg 6501 Вариант 924
Акcesoари	
Сива решетъчна полица от неръждаема стомана	7112622 / 7112606
Колела Ø 100 мм	9597828
Устройство за отваряне с крачен педал	9597617
Комплект Side-by-Side сив	9597778
SmartModule	6145269

Предимствата накратко

Динамична охладителна система

Мощна система за динамично охлаждане, за стабилна и равномерно разпределена температура във вътрешното пространство. Контактният прекъсвач вентилатор/врата свежда до минимум загубата на студен въздух при отваряне на вратата. Благодарение на изпарителя, на практика системата не се нуждае от техническо обслужване.



Съвместими със стандартните контейнери

Хладилниците на Liebherr за обектите за обществено хранене са проектирани обикновено за използване с контейнери за хранителни продукти по европейския стандарт. Това означава, че ще може да се ползва всеки използван досега стандартен контейнер.

Решетъчни рафтове

Решетъчните рафтове с пластмасово покритие предоставят възможност за гъвкаво използване на вътрешното пространство и могат да издържат до 60 kg, което означава, че могат да се съхраняват безопасно продукти дори когато са изключително тежки.

Безшевна вътрешна облицовка

В търговското изпълнение формованата вътрешна облицовка е произведена от безопасен за хранителните продукти полистирол. Тя е без миризма, много здрава, дълготрайна и лесна за почистване благодарение на своите големи радиуси на закръгление в ъглите – следователно е много хигиенична.

Външен корпус от благородна стомана

Външният корпус от неръждаема стомана с монолитни странични стени е конструиран без пролуки и по този начин е много хигиеничен и лесен за почистване.



Сифон в пода

Вграденият сифон в пода на уредите за заведения за обществено хранене на Liebherr осигурява възможност за удобно почистване в тесни пространства. Водата просто се оттича и Вашият уред скоро е отново хигиенично чист.



FRFCvg 6511 Perfection

LightAlarm

В случай на неконтролируемо повишаване на температурата или други проблеми вътрешната светлина на уреда започва да мига. Това показва бързо, че е необходимо да се предприемат някои действия.



Светодиодно (LED) осветление

Дори в тъмни помещения светодиодното осветление на тавана осигурява добро осветяване на вътрешното пространство. Това не само пести време за търсене на желаното, но преди всичко намалява разходите за енергия.

Smart Frost

SmartFrost намалява натрупването на замръзване във вътрешността и върху съхраняваната храна. Размразяването се налага по-рядко, тъй като изолираният с пена изпарител осигурява равномерно и енергийно ефективно охлаждане.

No Frost

При професионалните уреди за пекарни на Liebherr вече не е необходимо размразяване. Охлаждането с помощта на вентилатор се бори с появяващата се влага, а фазите на циклично размразяване отстраняват дори последните частици влага от вътрешното пространство. За удобно и безопасно съхранение без обледеняване.




Удобство на една ръка разстояние

Проверявайте състоянието на уреда от вградения на една равнина с вратата панел за управление, без да се налага да я отваряте. Навигацията в менюто е интуитивна и се управлява чрез три сензорни бутона.



HumidityControl

Перфектните климатични условия могат да се създадат само при правилната комбинация от температура и влажност. HumidityControl Ви дава възможност за регулиране на влажността в зависимост от Вашите нужди. За оптимален климат за съхранение и за възможността да се наслаждавате на свежест дълго време.



Разширен температурен диапазон -2 °C/+15 °C

Хладилниците на Liebherr имат разширен температурен диапазон от -2°C до +15°C. По този начин дори месото и рибата остават свежи и вкусни дълго време.

Хладилници GN 2/1 с динамично охлаждане и пластмасово вътрешно тяло



FRFCvg 6511

Perfection

Брутен/Нетен обем	688 / 478 l
Външни размери в мм (Ш/Д/В)	747 / 769 / 2018
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)	620 / 531 / 1642
Клас на енергийна ефективност ¹	D
Потребление на енергия за 365 дни	984 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	4
Температурен клас (Енергийна директива)	M1
Температура на околната среда ²	+10 °C до +40 °C
Хладилен агент	R 600a
Ниво на шум	49 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност / Инсталирана мощност	2,0 A / 250 W
отдадена топлина	658 kJ/h
Охлаждаща система / Процедура на размразяване	динамичен / автоматично
Температурен диапазон	+1 °C до +15 °C
Гастронорм	GN 2/1, 650 × 530 мм (напречно поставяне)
Материал/Цвят на корпуса	Неръждаема стомана/Неръждаема стомана
Материал на вратата / цвят	Врата от изолационно стъкло с алуминиева рамка/Неръждаема стомана
Материал на вътрешния контейнер	Сребриста пластмаса
Тип на управлението	монохромен дисплей, сензорни бутони
Индикация за температура	външен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково
Вътрешно осветление	LED осветление в горната част, може да се включва отделно и с регулируема яркост
Тип на свързаността / Мрежово решение	SmartModule / Може да се преоборудва
Интерфейс	WLAN/LAN (опция)
Регулируеми полици	5
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Използваеми Ш/Д на полиците в мм	620 / 531
Товароносимост на полиците	60 кг
Височина на регулиращите крака	150 - 180 мм
Дръжка	Алуминиева дръжка
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	дясно преместваема
Бруто/Нето тегло	117,7 / 111,8 кг
Предлага се също така с направляващи колела	
Акcesoари	
Решетъчна полица от неръждаема стомана/сива/бяла	7112570 / 7112568 / 7112566
Скара за под от неръждаема стомана/сива/бяла	7113227 / 7113231 / 7113223
Колела Ø 80 мм	9086926
Колела Ø 100 мм	9080023
Специални ключалки (до 5 бр.)	По заявка
Комплект Side-by-Side сив / бял	9006973 / -
SmartModule	6145269

Хладилници GN 2/1 с динамично охлаждане и пластмасово вътрешно тяло



FRFCvg 6501

Perfection

Брутен/Нетен обем	655 / 479 l
Външни размери в мм (Ш/Д/В)	747 / 769 / 2018
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)	620 / 531 / 1660
Клас на енергийна ефективност ¹	C
Потребление на енергия за 365 дни	635 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	5
Температурен клас (Енергийна директива)	M1
Температура на околната среда ²	+10 °C до +40 °C
Хладилен агент	R 600a
Ниво на шум	49 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност / Инсталирана мощност	2,0 A / 240 W
отдадена топлина	408 kJ/h
Охлаждаща система / Процедура на размразяване	динамичен / автоматично
Температурен диапазон	-2 °C до +15 °C
Гастронорм	GN 2/1, 650 × 530 мм (напречно поставяне)
Материал/Цвят на корпуса	Неръждаема стомана/Неръждаема стомана
Материал на вратата / цвят	Врата от изолационно стъкло с алуминиева рамка/Неръждаема стомана
Материал на вътрешния контейнер	Сребриста пластмаса
Тип на управлението	монохромен дисплей, сензорни бутони
Индикация за температура	външен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково
Вътрешно осветление	LED осветление в горната част
Тип на свързаността / Мрежово решение	SmartModule / Може да се преоборудва
Интерфейс	WLAN/LAN (опция)
Регулируеми полици	5
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Използваеми Ш/Д на полиците в мм	620 / 531
Товароносимост на полиците	60 кг
Височина на регулиращите крака	150 - 180 мм
Дръжка	Алуминиева дръжка
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	дясно преместваема
Бруто/Нето тегло	92,5 / 86,5 кг
Предлага се също така с направляващи колела	
Акcesoари	
Решетъчна полица от неръждаема стомана/сива/бяла	7112570 / 7112568 / 7112566
Скара за под от неръждаема стомана/сива/бяла	7113227 / 7113231 / 7113223
Колела Ø 80 мм	9086926
Колела Ø 100 мм	9080023
Специални ключалки (до 5 бр.)	По заявка
Комплект Side-by-Side сив / бял	9006973 / -
SmartModule	6145269

¹ Съгласно регламент на ЕС 2015/1094-IV.

² Указва температурата на околната среда, при която уредът може да работи безопасно.

BlackSteel

Черната неръждаема стомана подчертава изчистената красота на чистия метал. Повърхността BlackSteel се отличава с уникално вертикално полиране и изискани щрихи, придаващи на материала характерна яркост и устойчивост на надраскване и пръстови отпечатащи. По този начин Вашият уред винаги ще привлича вниманието.



Стартиране на ръчно размразяване

Оставените в отворено състояние врати или изпаряващи се вещества могат да причинят обледеняване на изпарителя, което води до колебания на температурата и по-високо потребление на енергия. За да изчистите уреда от леда, можете също така да стартирате ръчно автоматичното размразяване, за да възстановите оптималните условия за съхранение и намалите потреблението на енергия.



Подходящи за Euronorm кутия (фризери на 75 см ширина)

Професионалните уреди за пекарни и обекти за обществено хранене са специално разработени, така че да удовлетворяват нуждите на кухни и пекарни, и поради това са подходящи за използване с контейнери Euronorm.

Показаните данни за оборудването зависят от модела; валидно е описанието за съответния модел.

Брутен/Нетен обем	
Външни размери в мм (Ш/Д/В)	
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)	
Клас на енергийна ефективност¹	
Потребление на енергия за 365 дни	
Климатичен клас (Енергийна директива)	
Температурен клас (Енергийна директива)	
Температура на околната среда²	
Хладилен агент	
Ниво на шум	
Напрежение/Честота	
Консумирана мощност / Инсталирана мощност	
отдадена топлина	
Охлаждаща система	
Процедура на размразяване	
Температурен диапазон	
Гастроном	
Материал/Цвят на корпуса	
Материал на вратата / цвят	
Материал на вътрешния контейнер	
Тип на управлението	
Индикация за температура	
Аларма при повреда	
Вътрешно осветление	
Тип на свързаността / Мрежово решение	
Интерфейс	
Регулируеми полици	
Материал на полиците	
Използваеми Ш/Д на полиците в мм	
Товароносимост на полиците	
Височина на регулиращите крака	
Дръжка	
Вид на ключалката	
Самозатварящи се врати	
посока на отваряне	
Бруто/Нето тегло	
Акcesoари	
Решетъчна полица от неръждаема стомана/сива/бяла	
Скара за под от неръждаема стомана/сива/бяла	
Колела Ø 80 мм	
Колела Ø 100 мм	
Специални ключалки (до 5 бр.)	
Комплект Side-by-Side сив / бял	
SmartModule	



FFFCvg 6501 Perfection

544 / 378 l
747 / 769 / 2018
603 / 510 / 1318
B
1116 kWh
5
L1
+10 °C до +40 °C
R 290
55 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
2,0 A / 270 W
771 kJ/h
динамичен
автоматично
-9 °C до -26 °C
600 × 400 мм (напречно поставяне)
Неръждаема стомана/Неръждаема стомана
Неръждаема стомана/Неръждаема стомана
Сребриста пластмаса
монохромен дисплей, сензорни бутони
външен цифров
оптично и звуково
LED
SmartModule / Може да се преоборудва
WLAN/LAN (опция)
5
Решетъчна полица с пластмасово покритие
600 / 510
60 кг
150 - 180 мм
Алуминиева дръжка
механичен
да
дясна преместваема
109 / 103,3 кг

7112592 / 7112588 / 7112590
7113227 / 7113231 / 7113223
9086926
9080023
По заявка
9006973 / -
6145269



FFFvg 6501 Performance

544 / 378 l
747 / 769 / 1993
603 / 510 / 1318
B
1116 kWh
5
L1
+10 °C до +40 °C
R 290
55 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
2,0 A / 270 W
771 kJ/h
динамичен
автоматично
-9 °C до -26 °C
600 × 400 мм (напречно поставяне)
Стомана/бяла
Стомана/бяла
Бяла пластмаса
монохромен дисплей, сензорни бутони
външен цифров
оптично и звуково
LED
SmartModule / Може да се преоборудва
WLAN/LAN (опция)
5
Решетъчна полица с пластмасово покритие
600 / 510
60 кг
150 - 180 мм
Алуминиева дръжка
механичен
да
дясна преместваема
109 / 100 кг

7112592 / 7112588 / 7112590
7113227 / 7113231 / 7113223
9086926
9080023
По заявка
- / 9006786
6145269



FFFCvg 5501 Perfection

472 / 322 l
747 / 769 / 1818
603 / 510 / 1118
B
1007 kWh
5
L1
+10 °C до +40 °C
R 290
55 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
2,0 A / 270 W
721 kJ/h
динамичен
автоматично
-9 °C до -26 °C
600 × 400 мм (напречно поставяне)
Неръждаема стомана/Неръждаема стомана
Неръждаема стомана/Неръждаема стомана
Сребриста пластмаса
монохромен дисплей, сензорни бутони
външен цифров
оптично и звуково
LED
SmartModule / Може да се преоборудва
WLAN/LAN (опция)
4
Решетъчна полица с пластмасово покритие
600 / 510
60 кг
150 - 180 мм
Алуминиева дръжка
механичен
да
дясна преместваема
100,2 / 94,9 кг

7112592 / 7112588 / 7112590
7113227 / 7113231 / 7113223
9086926
9080023
По заявка
9017742 / -
6145269

¹ Съгласно регламент на ЕС 2015/1094-IV.

² Указва температурата на околната среда, при която уредът може да работи безопасно.



FFFBvg 5501
Perfection

Брутен/Нетен обем	472 / 322 l
Външни размери в мм (Ш/Д/В)	747 / 769 / 1818
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)	600 / 510 / 1118
Клас на енергийна ефективност ¹	B
Потребление на енергия за 365 дни	1007 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	5
Температурен клас (Енергийна директива)	L1
Температура на околната среда ²	+10 °C до +40 °C
Хладилен агент	R 290
Ниво на шум	55 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност / Инсталирана мощност отдадена топлина	2,0 A / 270 W 721 kJ/h
Охлаждаща система	динамичен
Процедура на размразяване	автоматично
Температурен диапазон	-9 °C до -26 °C
Гастроном	600 × 400 мм (напречно поставяне)
Материал/Цвят на корпуса	BlackSteel/BlackSteel
Материал на вратата / цвят	BlackSteel/BlackSteel
Материал на вътрешния контейнер	Сребриста пластмаса
Тип на управлението	монохромен дисплей, сензорни бутони
Индикация за температура	външен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково
Вътрешно осветление	LED
Тип на свързаността / Мрежово решение	SmartModule / Може да се преоборудва
Интерфейс	WLAN/LAN (опция)
Регулируеми полици	4
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Използваеми Ш/Д на полиците в мм	600 / 510
Товароносимост на полиците	60 кг
Височина на регулиращите крака	150 - 180 мм
Дръжка	Алуминиева дръжка
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	дясна преместваема
Бруто/Нето тегло	100,3 / 94,9 кг

Акcesoари	
Решетъчна полица от неръждаема стомана/сива/бяла	7112592 / 7112588 / 7112590
Скара за под от неръждаема стомана/сива/бяла	7113227 / 7113231 / 7113223
Колела Ø 80 мм	9086926
Колела Ø 100 мм	9080023
Специални ключалки (до 5 бр.)	По заявка
Комплект Side-by-Side черен / бял	9017743 / -
SmartModule	6145269



New

FFFvg 5501
Performance

Брутен/Нетен обем	472 / 322 l
Външни размери в мм (Ш/Д/В)	747 / 769 / 1818
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)	603 / 510 / 1118
Клас на енергийна ефективност ¹	B
Потребление на енергия за 365 дни	1007 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	5
Температурен клас (Енергийна директива)	L1
Температура на околната среда ²	+10 °C до +40 °C
Хладилен агент	R 290
Ниво на шум	55 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност / Инсталирана мощност отдадена топлина	2,0 A / 270 W 721 kJ/h
Охлаждаща система	динамичен
Процедура на размразяване	автоматично
Температурен диапазон	-9 °C до -26 °C
Гастроном	600 × 400 мм (напречно поставяне)
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
Материал на вратата / цвят	Стомана/бяла
Материал на вътрешния контейнер	Бяла пластмаса
Тип на управлението	монохромен дисплей, сензорни бутони
Индикация за температура	външен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково
Вътрешно осветление	
Тип на свързаността / Мрежово решение	SmartModule / Може да се преоборудва
Интерфейс	WLAN/LAN (опция)
Регулируеми полици	4
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Използваеми Ш/Д на полиците в мм	600 / 510
Товароносимост на полиците	60 кг
Височина на регулиращите крака	150 - 180 мм
Дръжка	Алуминиева дръжка
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	дясна преместваема
Бруто/Нето тегло	107 / 92,8 кг

Акcesoари	
Решетъчна полица от неръждаема стомана/сива/бяла	7112592 / 7112588 / 7112590
Скара за под от неръждаема стомана/сива/бяла	7113227 / 7113231 / 7113223
Колела Ø 80 мм	9086926
Колела Ø 100 мм	9080023
Специални ключалки (до 5 бр.)	По заявка
Комплект Side-by-Side сив / бял	- / 9017739
SmartModule	6145269



FFFCvg 4001
Perfection

Брутен/Нетен обем	273 / 210 l
Външни размери в мм (Ш/Д/В)	597 / 654 / 1884
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)	420 / 400 / 1400
Клас на енергийна ефективност ¹	B
Потребление на енергия за 365 дни	698 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	5
Температурен клас (Енергийна директива)	L1
Температура на околната среда ²	+10 °C до +40 °C
Хладилен агент	R 600a
Ниво на шум	46 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Консумирана мощност / Инсталирана мощност отдадена топлина	2,0 A / 130 W 483 kJ/h
Охлаждаща система	динамичен
Процедура на размразяване	автоматично
Температурен диапазон	-9 °C до -26 °C
Материал/Цвят на корпуса	Неръждаема стомана/Неръждаема стомана
Материал на вратата / цвят	Неръждаема стомана/Неръждаема стомана
Материал на вътрешния контейнер	Сребриста пластмаса
Тип на управлението	монохромен дисплей, сензорни бутони
Индикация за температура	външен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково
Вътрешно осветление	LED
Тип на свързаността / Мрежово решение	SmartModule / Може да се преоборудва
Интерфейс	WLAN/LAN (опция)
Регулируеми полици	6
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Използваеми Ш/Д на полиците в мм	420 / 400
Товароносимост на полиците	45 кг
Дръжка	Алуминиева дръжка
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	дясна преместваема
Бруто/Нето тегло	79 / 74,5 кг

Акcesoари	
Решетъчна полица от неръждаема стомана/сива/бяла	7113420 / 7113418 / 7113416
Скара за под от неръждаема стомана/сива/бяла	7112598 / 7112596 / 7112594
Колела Ø 80 мм	9086926
Колела Ø 100 мм	9080023
Регулируеми крачета, 90 - 120 мм	9080022
Регулируеми крачета, 150 - 180 мм	9086924
Специални ключалки (до 5 бр.)	По заявка
Комплект Side-by-Side сив / бял	9006973 / -
SmartModule	6145269



New

FFFvg 4001
Performance

Брутен/Нетен обем	273 / 210 l
Външни размери в мм (Ш/Д/В)	597 / 654 / 1884
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)	420 / 400 / 1400
Клас на енергийна ефективност ¹	B
Потребление на енергия за 365 дни	698 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	5
Температурен клас (Енергийна директива)	L1
Температура на околната среда ²	+10 °C до +40 °C
Хладилен агент	R 600a
Ниво на шум	46 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Консумирана мощност / Инсталирана мощност отдадена топлина	2,0 A / 130 W 483 kJ/h
Охлаждаща система	динамичен
Процедура на размразяване	автоматично
Температурен диапазон	-9 °C до -26 °C
Гастроном	Стомана/бяла
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
Материал на вратата / цвят	Стомана/бяла
Материал на вътрешния контейнер	Бяла пластмаса
Тип на управлението	монохромен дисплей, сензорни бутони
Индикация за температура	външен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково
Вътрешно осветление	
Тип на свързаността / Мрежово решение	SmartModule / Може да се преоборудва
Интерфейс	WLAN/LAN (опция)
Регулируеми полици	6
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Използваеми Ш/Д на полиците в мм	420 / 400
Товароносимост на полиците	45 кг
Дръжка	Алуминиева дръжка
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	дясна преместваема
Бруто/Нето тегло	80 / 72,8 кг

Акcesoари	
Решетъчна полица от неръждаема стомана/сива/бяла	7113420 / 7113418 / 7113416
Скара за под от неръждаема стомана/сива/бяла	7112598 / 7112596 / 7112594
Колела Ø 80 мм	9086926
Колела Ø 100 мм	9080023
Регулируеми крачета, 90 - 120 мм	9080022
Регулируеми крачета, 150 - 180 мм	9086924
Специални ключалки (до 5 бр.)	По заявка
Комплект Side-by-Side сив / бял	- / 9006786
SmartModule	6145269

Качество до последния детайл

Нашите комбинирани хладилници за търговска употреба имат два отделно управляеми хладилни кръга с един компресор. Така температурата в хладилното отделение може да се настройва независимо в диапазон от +1 °C до +15 °C, а във фризерното отделение от -9 °C до -26 °C. При това те почти не изискват поддръжка – с NoFrost дори не трябва да размразявате уредите от серията Perfection.

No Frost

При професионалните уреди за пекарни на Liebherr вече не е необходимо размразяване. Охлаждането с помощта на вентилатор се бори с появяващата се влага, а фазите на циклично размразяване отстраняват дори последните частици влага от вътрешното пространство. За удобно и безопасно съхранение без обледеняване.



Удобство на една ръка разстояние

Проверявайте състоянието на уреда от вградения на една равнина с вратата панел за управление, без да се налага да я отворите. Навигацията в менюто е интуитивна и се управлява чрез три сензорни бутона.

Показаните детайли за оборудването зависят от модела – валидно е описанието за съответния модел.



FCFCvg 4032
Perfection

Брутен/Нетен обем	Хладилна част	279 / 187 l
Брутен/Нетен обем	Фризерна част	110 / 45 l
Външни размери в мм (Ш/Д/В)		597 / 654 / 2044
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)	Хладилна част	460 / 423 / 1037
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)	Фризерна част	406 / 292 / 614
Потребление на енергия за 365 дни		819 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)		4
Температурен клас (Енергийна директива)		L1/M1
Температура на околната среда ¹		+10 °C до +40 °C
Хладилен агент		R 600a
Ниво на шум		48 dB(A)
Напрежение/Честота		220-240V~/50/60 Hz
Консумирана мощност / Инсталирана мощност		2,0 A / 160 W
отдадена топлина		430 kJ/h
Охлаждаща система	Хладилна част/Фризерна част	динамичен / динамичен
Процедура на размразяване	Хладилна част/Фризерна част	автоматично / автоматично
Температурен диапазон	Хладилна част/Фризерна част	+1 °C до +15 °C / -9 °C до -26 °C
Материал/Цвят на корпуса		Неръждаема стомана/Неръждаема стомана
Материал на вратата / цвят		Изолирана стъклена врата / Неръждаема стомана/Неръждаема стомана
Материал на вътрешния контейнер		Сребриста пластмаса
Тип на управлението		монохромнен дисплей, сензорни бутони
Индикация за температура		външен цифров
Аларма при повреда		оптично и звуково
Вътрешно осветление	Хладилна част/Фризерна част	LED осветление отляво, може да се включва отделно / LED
Чекмеджета		3
Тип на свързаността / Мрежово решение		SmartModule / Може да се преоборудва
Интерфейс		WLAN/LAN (опция)
Регулируеми полици		3
Материал на полиците	Хладилна част/Фризерна част	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Използваеми Ш/Д на полиците в мм	Хладилна част	460 / 423
Товароносимост на полиците	Хладилна част/Фризерна част	45 кг / 40 кг
Дръжка		Алуминиева дръжка
Вид на ключалката		механичен
Самозатварящи се врати		да
посока на отваряне		дясно преместваема
Отопление на предната рама		да
Бруто/Нето тегло		92,5 / 87,6 кг

Акcesoари	
Решетъчна полица от неръждаема стомана/сива/бяла	
Сива скара за под	
Бяла скара за под	
Перфорирани ламарина сиво	
Специални ключалки	
Комплект Side-by-Side сив / бял	
SmartModule	

7112572 / 7113221 / 7113308
7100024
7113272
9029023
По заявка
9027389 / -
6145269



FCFCvg 4002
Perfection

Брутен/Нетен обем	267 / 187 l
Брутен/Нетен обем	110 / 45 l
Външни размери в мм (Ш/Д/В)	597 / 654 / 2044
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)	460 / 423 / 1037
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)	406 / 292 / 614
Потребление на енергия за 365 дни	457 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	5
Температурен клас (Енергийна директива)	L1/M1
Температура на околната среда ¹	+10 °C до +40 °C
Хладилен агент	R 600a
Ниво на шум	48 dB(A)
Напрежение/Честота	220-240V~/50/60 Hz
Консумирана мощност / Инсталирана мощност	2,0 A / 140 W
отдадена топлина	290 kJ/h
Охлаждаща система	динамичен / динамичен
Процедура на размразяване	автоматично / автоматично
Температурен диапазон	+1 °C до +15 °C / -9 °C до -26 °C
Материал/Цвят на корпуса	Неръждаема стомана/Неръждаема стомана
Материал на вратата / цвят	Неръждаема стомана/Неръждаема стомана
Материал на вътрешния контейнер	Сребриста пластмаса
Тип на управлението	монохромнен дисплей, сензорни бутони
Индикация за температура	външен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково
Вътрешно осветление	LED светлинна колона отляво / LED
Чекмеджета	3
Тип на свързаността / Мрежово решение	SmartModule / Може да се преоборудва
Интерфейс	WLAN/LAN (опция)
Регулируеми полици	3
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Използваеми Ш/Д на полиците в мм	460 / 423
Товароносимост на полиците	45 кг / 40 кг
Дръжка	Алуминиева дръжка
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	дясно преместваема
Отопление на предната рама	да
Бруто/Нето тегло	83,4 / 78,3 кг

7112572 / 7113221 / 7113308
7100024
7113272
9029023
По заявка
9027389 / -
6145269



FCFvg 4002
Performance

Брутен/Нетен обем	267 / 187 l
Брутен/Нетен обем	110 / 45 l
Външни размери в мм (Ш/Д/В)	597 / 654 / 2044
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)	460 / 423 / 1037
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)	406 / 292 / 614
Потребление на енергия за 365 дни	525 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	5
Температурен клас (Енергийна директива)	L1/M1
Температура на околната среда ¹	+10 °C до +40 °C
Хладилен агент	R 600a
Ниво на шум	48 dB(A)
Напрежение/Честота	220-240V~/50/60 Hz
Консумирана мощност / Инсталирана мощност	2,0 A / 170 W
отдадена топлина	280 kJ/h
Охлаждаща система	динамичен / статичен
Процедура на размразяване	автоматично / ръчно
Температурен диапазон	+1 °C до +15 °C / -9 °C до -26 °C
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
Материал на вратата / цвят	Стомана/бяла
Материал на вътрешния контейнер	Бяла пластмаса
Тип на управлението	монохромнен дисплей, сензорни бутони
Индикация за температура	външен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково
Вътрешно осветление	LED осветление в горната част / -
Чекмеджета	3
Тип на свързаността / Мрежово решение	SmartModule / Може да се преоборудва
Интерфейс	WLAN/LAN (опция)
Регулируеми полици	3
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Използваеми Ш/Д на полиците в мм	460 / 423
Товароносимост на полиците	45 кг / 40 кг
Дръжка	Алуминиева дръжка
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	дясно преместваема
Отопление на предната рама	да
Бруто/Нето тегло	84,8 / 79,5 кг

7112572 / 7113221 / 7113308
7100024
7113272
9029023
По заявка
- / 9027388
6145269

¹ Указва температурата на околната среда, при която уредът може да работи безопасно.



Максимална производителност, заемайки минимално пространство – хладилници и фризери от Liebherr за монтаж под плот

Хладилниците и фризерите за монтаж под плот от Liebherr обединяват гъвкавост и ефективност на малко пространство. С подвижен плот, енергоспестяващо LED осветление и възможност за избор между стъклена врата или корпус от неръждаема стомана, хранителните продукти се съхраняват винаги при най-добри условия. Функции като HumidityControl, LightAlarm и NoFrost гарантират комфорт и сигурност – и то при максимална енергийна ефективност.

Предимствата на кратко

Интуитивна навигация в менюто

Удобство на една ръка разстояние: Проверете състоянието на уреда чрез вградения контролен панел отпред без да се налага да отваряте вратата. Навигацията в менюто не се нуждае от обяснения и се управлява чрез три сензорни бутона.

HumidityControl

Перфектните климатични условия могат да се създадат само при правилната комбинация от температура и влажност. HumidityControl Ви дава възможност за регулиране на влажността в зависимост от Вашите нужди. За оптимален климат за съхранение и за възможността да се наслаждавате на свежест дълго време.

Лесно за почистване вътрешно пространство

Пластмасовата вътрешна облицовка е изработена от полистирол: здрава пластмаса без мирис, която позволява пълно рециклиране. Изработена е от цяла част без скрити капани за замърсяване и може да се почиства бързо и лесно благодарение на облите ъгли. Перфектната комбинация от устойчивост и хигиена.

Подобрени решетъчни полици

Устойчивите на корозия решетъчни рафтове, изработени от стомана с покритие, гарантират сигурно задържане, постоянна циркулация на въздуха и следователно добра температурна стабилност. Ограничител срещу изтегляне предотвратява случайно изплъзване.

Външен корпус от благородна стомана

Външният корпус от неръждаема стомана с монолитни странични стени е конструиран без пролуки и по този начин е много хигиеничен и лесен за почистване.

Свалящ се работен плот

Уредът има работен плот, който е висок 3 см и може да издържа на температури до 100 °C, което го прави идеален за работни повърхности с обща височина на уреда от 85 см. Ако е нужно, предварително сглобената плоскост може да се свали ли смени.

Интегриран WiFi/LAN интерфейс

WiFi/LAN интерфейсът позволява лесно да свържете Вашите уреди с Liebherr SmartMonitoring или наличните локални системи.

Механична брава

Всички професионални уреди Liebherr са оборудвани с механична брава и два ключа. Това гарантира, че неупълномощени лица няма да имат достъп до Вашите продукти.

SuperCool

За да се гарантира, че Вашият Liebherr продължава да поддържа идеалната температура дори при добавяне на неохладени продукти, SuperCool увеличава временно охлаждащата мощност. Тази функция се деактивира автоматично след максимум 12 часа.

Сменяемо уплътнение на вратата

Спестете време и пари: Сменяемите уплътнения на вратите на Liebherr се сменят лесно. Ако някое уплътнение се повреди, Вие можете да го смените сами без инструменти.

LightAlarm

В случай на неконтролирано повишаване на температурата или други проблеми вътрешното осветление на уреда ще започне да мига. Това е ясна индикация, че има нужда от намеса.

Температурна стабилност съгласно DIN EN 16825:2015

Хладилниците на Liebherr предлагат впечатляващо стабилен температурен диапазон между -1 °C и +5 °C. Така не само се запазва климатът на съхранение, но и стойността на Вашите продукти и съставки.

Разширен температурен диапазон от -2°C до +15°C

Хладилниците на Liebherr имат разширен температурен диапазон от -2°C до +15°C. По този начин дори месото остава свежо и вкусно дълго време.



FRTCvg 1511 Perfection



Изключителна ефективност

От компресора и уплътнението до осветлението и електрониката – Liebherr използва напълно потенциала за икономия на всички компоненти. Резултатът е впечатляващ – особено при изчислението на общите експлоатационни разходи.



Самозатваряща се врата

Извършвайте рутинната си работа удобно; резервен вариант за безопасност, в случай че служителите са твърде заети, за да проверят вратата: Когато вратата на уреда е отворена под ъгъл, по-голям от около 90°, тя остава отворена, което улеснява зареждането и изваждането, както и почистването. Когато ъгълът е по-малък от 90°, тя се затваря сама, за да не остане случайно отворен уредът. Това поддържа температурата стабилна и запазва качеството на Вашите хранителни продукти.



Светодиодно осветление

Дори в тъмни помещения LED осветлението осигурява добро осветяване на вътрешното пространство. Оптималният обзор позволява желаният продукт винаги да е под ръка, вратата да се затвори бързо и температурата във вътрешното пространство да остане стабилна. Това намалява времето за търсене. И преди всичко – енергийните разходи. Вграденото светодиодно осветление улеснява почистването.



С възможност за вграждане под плот

Ако работният плот се свали, уредът може да се интегрира и под работната повърхност. В този случай, в работната повърхност на задната страна на уреда трябва да се предвиди вентилационен отвор с размер най-малко 200 cm². Без вентилационен отвор, височината на работната повърхност трябва да бъде поне с 3 cm по-голяма от височината на уреда.



New

FRTCvg 1511

Perfection

Брутен/Нетен обем	127 / 93 l
Външни размери в мм (Ш/Д/В)	600 / 648 / 852
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)	450 / 430 / 640
Клас на енергийна ефективност¹	A⁺
Потребление на енергия за 365 дни	292 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	4
Температурен клас (Енергийна директива)	M1
Температура на околната среда ²	+16 °C до +30 °C
Хладилен агент	R 600a
Ниво на шум	45 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Консумирана мощност / Инсталирана мощност отдадена топлина	2,0 A / 60 W 235 kJ/h
Охлаждаща система / Процедура на размразяване	динамичен / автоматично
Температурен диапазон	-2 °C до +15 °C
Материал/Цвят на корпуса	Неръждаема стомана/Неръждаема стомана
Материал на вратата / цвят	Врата от изолационно стъкло с алуминиева рамка/Неръждаема стомана
Материал на вътрешния контейнер	Пластмаса, сиво
Тип на управлението	монохромен дисплей, сензорни бутони
Индикация за температура	външен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково
Вътрешно осветление	LED светлинна колона отляво, може да се включва отделно и с регулируема яркост
Работен плот	да, с възможност за сваляне
Записване на мин./макс. температура	да
Тип на свързаността / Мрежово решение	SmartModule / Може да се преоборудва
Интерфейс	WLAN/LAN (опция)
Полици на хладилната част	4
Регулируеми полици / Материал на полиците	3 / Решетъчна полица с пластмасово покритие
Използваеми Ш/Д на полиците в мм	450 / 410
Товароносимост на полиците / Устройство	45 кг / 180 кг
Дръжка / Вид на ключалката	Алуминиева дръжка / механичен
Самозатварящи се врати	да
Скара за подпосока на отваряне	да
Бруто/Нето тегло	47,5 / 46,3 кг
Акcesoари	
Решетъчна полица сив / бял	7113454 / -
Свързваща рамка от неръждаема стомана	9518629
Бяла свързваща рамка	
Колела сива Ø 80 мм	9906023
Регулируеми крачета сив / бял 116 - 161 мм	9906123 / -
Комплект Side-by-Side сив / бял	9032839 / -
SmartModule	6145269



New

FRTvg 1511

Performance

Брутен/Нетен обем	124 / 93 l
Външни размери в мм (Ш/Д/В)	600 / 648 / 852
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)	450 / 430 / 640
Клас на енергийна ефективност¹	A⁺
Потребление на енергия за 365 дни	292 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	4
Температурен клас (Енергийна директива)	M1
Температура на околната среда ²	+16 °C до +30 °C
Хладилен агент	R 600a
Ниво на шум	45 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Консумирана мощност / Инсталирана мощност отдадена топлина	2,0 A / 60 W 235 kJ/h
Охлаждаща система / Процедура на размразяване	динамичен / автоматично
Температурен диапазон	+1 °C до +15 °C
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
Материал на вратата / цвят	Врата от изолационно стъкло с пластмасова рамка/бяла
Материал на вътрешния контейнер	Бяла пластмаса
Тип на управлението	монохромен дисплей, сензорни бутони
Индикация за температура	външен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково
Вътрешно осветление	LED осветление в горната част, може да се включва отделно и с регулируема яркост
Работен плот	да, с възможност за сваляне
Записване на мин./макс. температура	да
Тип на свързаността / Мрежово решение	SmartModule / Може да се преоборудва
Интерфейс	WLAN/LAN (опция)
Полици на хладилната част	4
Регулируеми полици / Материал на полиците	3 / Решетъчна полица с пластмасово покритие
Използваеми Ш/Д на полиците в мм	450 / 410
Товароносимост на полиците / Устройство	45 кг / 180 кг
Дръжка / Вид на ключалката	Алуминиева дръжка / механичен
Самозатварящи се врати	да
Скара за подпосока на отваряне	да
Бруто/Нето тегло	46 / 45,9 кг
Акcesoари	
Решетъчна полица сив / бял	- / 7113408
Свързваща рамка от неръждаема стомана	
Бяла свързваща рамка	9518628
Колела сива Ø 80 мм	
Регулируеми крачета сив / бял 116 - 161 мм	- / 9906105
Комплект Side-by-Side сив / бял	- / 9031901
SmartModule	6145269



New

FRTCvg 1501

Perfection

Брутен/Нетен обем	127 / 93 l
Външни размери в мм (Ш/Д/В)	600 / 648 / 852
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)	450 / 430 / 640
Клас на енергийна ефективност¹	A⁺
Потребление на енергия за 365 дни	219 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	5
Температурен клас (Енергийна директива)	M1
Температура на околната среда ²	+16 °C до +40 °C
Хладилен агент	R 600a
Ниво на шум	45 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Консумирана мощност / Инсталирана мощност отдадена топлина	2,0 A / 50 W 190 kJ/h
Охлаждаща система / Процедура на размразяване	динамичен / автоматично
Температурен диапазон	-2 °C до +15 °C
Материал/Цвят на корпуса	Неръждаема стомана/Неръждаема стомана
Материал на вратата / цвят	Неръждаема стомана/Неръждаема стомана
Материал на вътрешния контейнер	Пластмаса, сиво
Тип на управлението	монохромен дисплей, сензорни бутони
Индикация за температура	външен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково
Вътрешно осветление	LED осветление в горната част, може да се включва отделно и с регулируема яркост
Работен плот	да, с възможност за сваляне
Записване на мин./макс. температура	да
Тип на свързаността / Мрежово решение	SmartModule / Може да се преоборудва
Интерфейс	WLAN/LAN (опция)
Полици на хладилната част	4
Регулируеми полици / Материал на полиците	3 / Решетъчна полица с пластмасово покритие
Използваеми Ш/Д на полиците в мм	450 / 410
Товароносимост на полиците / Устройство	45 кг / 180 кг
Дръжка / Вид на ключалката	Алуминиева дръжка / механичен
Самозатварящи се врати	да
Скара за подпосока на отваряне	да
Бруто/Нето тегло	39 / 37,1 кг
Акcesoари	
Решетъчна полица сив / бял	7113454 / -
Свързваща рамка от неръждаема стомана	9518629
Бяла свързваща рамка	
Колела сива Ø 80 мм	9906023
Регулируеми крачета сив / бял 116 - 161 мм	9906123 / -
Комплект Side-by-Side сив / бял	9032839 / -
SmartModule	6145269



New

FRTvg 1501

Performance

Брутен/Нетен обем	124 / 93 l
Външни размери в мм (Ш/Д/В)	600 / 648 / 852
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)	450 / 430 / 640
Клас на енергийна ефективност¹	A⁺
Потребление на енергия за 365 дни	219 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	5
Температурен клас (Енергийна директива)	M1
Температура на околната среда ²	+16 °C до +40 °C
Хладилен агент	R 600a
Ниво на шум	45 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Консумирана мощност / Инсталирана мощност отдадена топлина	2,0 A / 50 W 190 kJ/h
Охлаждаща система / Процедура на размразяване	динамичен / автоматично
Температурен диапазон	+1 °C до +15 °C
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
Материал на вратата / цвят	Стомана/бяла
Материал на вътрешния контейнер	Пластмаса, сиво
Тип на управлението	монохромен дисплей, сензорни бутони
Индикация за температура	външен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково
Вътрешно осветление	LED осветление в горната част, може да се включва отделно и с регулируема яркост
Работен плот	да, с възможност за сваляне
Записване на мин./макс. температура	да
Тип на свързаността / Мрежово решение	SmartModule / Може да се преоборудва
Интерфейс	WLAN/LAN (опция)
Полици на хладилната част	4
Регулируеми полици / Материал на полиците	3 / Решетъчна полица с пластмасово покритие
Използваеми Ш/Д на полиците в мм	450 / 410
Товароносимост на полиците / Устройство	45 кг / 180 кг
Дръжка / Вид на ключалката	Алуминиева дръжка / механичен
Самозатварящи се врати	да
Скара за подпосока на отваряне	да
Бруто/Нето тегло	38,7 / 37,3 кг
Акcesoари	
Решетъчна полица сив / бял	- / 7113408
Свързваща рамка от неръждаема стомана	
Бяла свързваща рамка	9518628
Колела сива Ø 80 мм	
Регулируеми крачета сив / бял 116 - 161 мм	- / 9906105
Комплект Side-by-Side сив / бял	- / 9031901
SmartModule	6145269

No Frost

NoFrost

При професионалните уреди за пекарни на Liebherr вече не е необходимо размразяване. Охлаждането с помощта на вентилатор се бори с появяващата се влага, а фазите на циклично размразяване отстраняват дори последните частици влага от вътрешното пространство. За удобно и безопасно съхранение без обледеняване.

Smart Frost

SmartFrost

SmartFrost намалява натрупването на замръзване във вътрешността и върху съхраняваната храна. Размразяването се налага по-рядко, тъй като изолираният с пана изпарител осигурява равномерно и енергийно ефективно охлаждане.



Стабилни кошници за съхранение

Стабилните кошници за съхранение се свалят лесно, предлагат добър и бърз преглед на продуктите и осигуряват гъвкаво разделяне на вътрешността.

Показаните детайли за оборудването зависят от модела – валидно е описанието за съответния модел.

Брутен/Нетен обем	
Външни размери в мм (Ш/Д/В)	
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)	
Клас на енергийна ефективност¹	
Потребление на енергия за 365 дни	
Климатичен клас (Енергийна директива)	
Температурен клас (Енергийна директива)	
Температура на околната среда²	
Хладилен агент	
Ниво на шум	
Напрежение/Честота	
Консумирана мощност / Инсталирана мощност	
отдадена топлина	
Охлаждаща система / Процедура на размразяване	
Температурен диапазон	
Материал/Цвят на корпуса	
Материал на вратата / цвят	
Материал на вътрешния контейнер	
Тип на управлението	
Индикация за температура	
Аларма при повреда	
Вътрешно осветление	
Чекмеджета	
Работен плот	
Брой кошници	
Записване на мин./макс. температура	
Тип на свързаността / Мрежово решение	
Интерфейс	
Материал на полиците	
Използваеми Ш/Д на полиците в мм	
Височина на отделението в мм	
Дръжка	
Вид на ключалката	
Самозатварящи се врати / посока на отваряне	
Бруто/Нето тегло	
Предлага се също така в бяло	
Акcesoари	
Сива решетъчна полица	
Свързваща рамка от неръждаема стомана	
Бяла свързваща рамка	
Колела сива Ø 80 мм	
Регулируеми крачета сив/бял 116 - 161 мм	
Комплект Side-by-Side сив / бял	
SmartModule	



FFTCvg 1501
Perfection

103 / 59 l
600 / 648 / 852
420 / 330 / 610
A
351 kWh
5
L1
+10 °C до +40 °C
R 600a
38 dB(A)
220 - 240V~ / 50/60 Hz
2,0 A / 50 W
240 kJ/h
динамичен / автоматично
-9 °C до -26 °C
Неръждаема стомана/Неръждаема стомана
Неръждаема стомана/Неръждаема стомана
Пластмаса, сиво
монохромен дисплей, сензорни бутони
външен цифров
оптично и звуково
LED, може да се включва отделно и с регулируема яркост
3
да, с възможност за сваляне
да
SmartModule / Може да се преоборудва
WLAN/LAN (опция)
Решетъчна полица с пластмасово покритие
380 / 290
1 × 143, 2 × 175
Алуминиева дръжка
механичен
да / дясна преместваема
41 / 39,2 кг
9518629
9906023
9906123 / -
9032839 / -
6145269



FFTvg 1501
Performance

103 / 59 l
600 / 648 / 852
420 / 330 / 610
A
351 kWh
5
L1
+10 °C до +40 °C
R 600a
38 dB(A)
220 - 240V~ / 50/60 Hz
2,0 A / 50 W
240 kJ/h
динамичен / автоматично
-9 °C до -26 °C
Стомана/бяла
Стомана/бяла
Бяла пластмаса
монохромен дисплей, сензорни бутони
външен цифров
оптично и звуково
3
да, с възможност за сваляне
да
SmartModule / Може да се преоборудва
WLAN/LAN (опция)
Решетъчна полица с пластмасово покритие
380 / 290
1 × 143, 2 × 175
Алуминиева дръжка
механичен
да / дясна преместваема
41 / 39,1 кг
9518628
- / 9906105
- / 9031901
6145269



FFTCsg 1501
Perfection

101 / 60 l
600 / 648 / 852
420 / 370 / 610
230 kWh
5
L1
+10 °C до +40 °C
R 600a
37 dB(A)
220 - 240V~ / 50/60 Hz
2,0 A / 50 W
230 kJ/h
статичен / ръчно
-9 °C до -26 °C
Неръждаема стомана/Неръждаема стомана
Неръждаема стомана/Неръждаема стомана
Пластмаса, сиво
монохромен дисплей, сензорни бутони
външен цифров
оптично и звуково
LED, може да се включва отделно и с регулируема яркост
3
да, с възможност за сваляне
3
да
SmartModule / Може да се преоборудва
WLAN/LAN (опция)
Решетъчна полица с пластмасово покритие
380 / 340
1 × 145, 2 × 185
Алуминиева дръжка
механичен
да / дясна преместваема
40,7 / 38,1 кг
7112618
9518629
9906023
9906123 / -
9032839 / -
6145269



FFTsg 1501 Вариант 744
Performance

101 / 60 l
600 / 648 / 852
420 / 370 / 610
230 kWh
5
L1
+10 °C до +40 °C
R 600a
37 dB(A)
220 - 240V~ / 50/60 Hz
2,0 A / 50 W
230 kJ/h
статичен / ръчно
-9 °C до -26 °C
Стомана/черна
Стомана/черна
Пластмаса, сиво
монохромен дисплей, сензорни бутони
външен цифров
оптично и звуково
3
да, с възможност за сваляне
3
да
SmartModule / Може да се преоборудва
WLAN/LAN (опция)
Решетъчна полица с пластмасово покритие
380 / 340
1 × 145, 2 × 185
Черна пластмасова дръжка
механичен
да / дясна преместваема
41 / 39 кг
7112618
9518629
9906023
9906123 / -
9032839 / -
6145269

Хладилници и фризери GN 2/1 с динамично охлаждане и вътрешна и външна част от неръждаема стомана



Комплект за монтаж на уреди един до друг (Side-by-Side)

Комплектът за монтаж на уреди един до друг се монтира лесно и дава възможност за удобно използване на два или повече уреда един до друг, както и за разполагането им по визуално привлекателен начин. Освен това комплектът за монтаж на уреди един до друг (Side-by-Side) предотвратява образуването на конденз и лед между два уреда, които без комплекта Side-by-Side биха били разположени непосредствено един до друг.

Решетъчна полица от неръждаема стомана

Решетъчните полици за акcesoари осигуряват повече място за съхранение и прегледност във Вашия хладилник или фризер. Изработени от неръждаема стомана, висококачествените решетъчни полици Ви осигуряват не само допълнително пространство за съхранение, но и високо качество и издръжливост.

Сива решетъчна полица

Допълнително пространство за съхранение, на което можете да се радвате дълго време: Решетъчната полица може да се поставя практично и Ви осигурява повече пространство и прегледност във Вашия модул. Благодарение на нейното дълготрайно покритие решетъчната полица за акcesoари е много здрава и лесна за почистване.



Колелца Ø 100 мм

Стабилните колелца улесняват транспортирането и осигуряват възможност за бързо почистване под уреда и зад него. При доставка са включени четири колелца, заедно с принадлежности за монтаж. Освен това две от колелцата са снабдени и със спирачка за застопоряване.

Устройство за отваряне чрез крачен педал

Ако нямате свободна ръка, можете да отваряте удобно вратата с крачния педал, който се предлага като принадлежност.

Модул SmartModule

SmartModule свързва хладилниците и фризерите със SmartMonitoring на Liebherr и Ви позволява да използвате разнообразните му функции за цифрово управление и документиране. Освен това уредите могат да бъдат свързани към предоставена от клиента система за наблюдение чрез локален програмируем интерфейс. Малкият електронен модул с вградена LAN/WLAN е готов за работа веднага след монтирането му върху задната страна на уреда.

Хладилници и фризери GN 2/1 с динамично охлаждане и пластмасово вътрешно тяло / Фризери със статично охлаждане и пластмасово вътрешно тяло / Комбинации хладилник-фризер



Скара за под от неръждаема стомана

Със стабилната скара за под можете да използвате оптимално и пода на уреда. Изработена от неръждаема стомана, тя предпазва вътрешния контейнер от надраскване и други повреди.

Сива / Бяла скара за под

Със стабилната скара за под можете да използвате оптимално и пода на уреда. Скарата е с устойчиво на износване покритие и предпазва вътрешния контейнер от надраскване и други повреди.

Колелца Ø 100 мм / Колелца Ø 80 мм

Стабилните колелца (Ø 100/80 мм) улесняват транспортирането и осигуряват възможност за бързо почистване под уреда и зад него. При доставка са включени четири колелца, заедно с принадлежности за монтаж. Освен това две от колелцата са снабдени и със спирачка за застопоряване.



Решетъчна полица от неръждаема стомана

Решетъчните полици за акcesoари осигуряват повече място за съхранение и прегледност във Вашия хладилник или фризер. Изработени от неръждаема стомана, висококачествените решетъчни полици Ви осигуряват не само допълнително пространство за съхранение, но и високо качество и издръжливост.

Сива / Бяла решетъчна полица

Допълнително пространство за съхранение, на което можете да се радвате дълго време: Решетъчната полица може да се поставя практично и Ви осигурява повече пространство и прегледност във Вашия модул. Благодарение на нейното дълготрайно покритие решетъчната полица за акcesoари е много здрава и лесна за почистване.

Сива / Бяла телена кошница

Изработена от метал с покритие пространна телена кошница е идеалното място за големи, опаковани стоки. Благодарение на плъзгачите на основата ѝ тя може да се поставя и премества лесно върху решетъчни основи или стъклени плочи. За повече пространство и добър преглед върху съхраняваните стоки.

Хладилници и фризери GN 2/1 с динамично охлаждане и пластмасово вътрешно тяло / Фризери със статично охлаждане и пластмасово вътрешно тяло / Комбинации хладилник-фризер



Къса бяла/сива телена кошница

Телената кошница с пластмасово покритие е много здрава, осигурява добра видимост на стоките и с вместимостта си от 30 l гарантира оптимално използване на вътрешното пространство.



Регулируеми по височина крачета, 90-120 мм

Регулируемите по височина крачета осигуряват необходимото разстояние за лесно почистване под уреда. С възможността за индивидуално регулиране на височината от 90 до 120 мм те компенсират отлично евентуалните неравности на пода.



Регулируеми по височина крачета, 150-180 мм

Регулируемите по височина крачета осигуряват необходимото разстояние за лесно почистване под уреда. С възможността за индивидуално регулиране на височината от 150 до 180 мм те компенсират отлично евентуалните неравности на пода.



Рафтове от перфорирана ламарина

За да се гарантира стабилното съхранение дори на малки предмети в хладилниците, Liebherr е разработил плоски рафтове от перфорирана ламарина специално за тази цел. Те са изработени от метал с покритие и са предназначени за максимално натоварване до 45 kg. Перфорацията гарантира безпрепятствена циркулация на въздуха в цялото пространство за съхранение.

По заявка

Специални ключалки

За защита на съхраняваните продукти от нежелан достъп се предлагат до 5 допълнителни специални ключалки, като акcesoари за хладилниците и фризерите. По този начин на няколко уреда могат да се монтират различни ключалки, които да позволяват достъп до съответния уред само на персонала, който отговаря за него.



Комплект Side-by-Side

С помощта на комплект Side-by-side можете да разположите два уреда един до друг. Необходимото отстояние между уредите се запазва и се свързва добре чрез покриваща лента. По този начин се осигурява добър монтаж и се избягва евентуален конденз или теч между уредите.



Модул SmartModule

SmartModule свързва хладилниците и фризерите със SmartMonitoring на Liebherr и Ви позволява да използвате разнообразните му функции за цифрово управление и документиране. Освен това уредите могат да бъдат свързани към предоставена от клиента система за наблюдение чрез локален програмируем интерфейс. Малкият електронен модул с вградена LAN/WLAN е готов за работа веднага след монтирането му върху задната страна на уреда.

Подплотови хладилници и фризери



Решетъчен рафт

Допълнително пространство за съхранение, на което можете да се радвате дълго време: Решетъчната полица може да се поставя практично и Ви осигурява повече пространство и прегледност във Вашия модул. Благодарение на нейното дълготрайно покритие решетъчната полица за акcesoари е много здрава и лесна за почистване.



Регулируеми крачета

Регулируемите по височина крачета осигуряват необходимата гъвкавост за регулиране на работната височина на уреда.



Свързваща рамка

Ако пространството за поставяне е ограничено, е възможно напр. хладилници за монтаж под плот да се разполагат един върху друг с помощта на свързващи рамки. За да се осигури оптимална стабилност, на уредите, които са монтирани със свързваща рамка, не трябва да се монтират колелца. Това е разрешено само за единични уреди.



Комплект Side-by-Side

С помощта на комплект Side-by-side можете да разположите два уреда един до друг. Необходимото отстояние между уредите се запазва и се свързва добре чрез покриваща лента. По този начин се осигурява добър монтаж и се избягва евентуален конденз или теч между уредите.



Колелца

Стабилната и лесна за сглобяване основа с колела улеснява транспортирането, когато оборудването се мести често. Благодарение на висококачествената изработка и материали, се гарантира дълъг експлоатационен живот.



Модул SmartModule

SmartModule свързва хладилниците и фризерите със SmartMonitoring на Liebherr и Ви позволява да използвате разнообразните му функции за цифрово управление и документиране. Освен това уредите могат да бъдат свързани към предоставена от клиента система за наблюдение чрез локален програмируем интерфейс. Малкият електронен модул с вградена LAN/WLAN е готов за работа веднага след монтирането му върху задната страна на уреда.



Хладилници и фризери Liebherr за пекарни – охлаждаат дори когато е горещо.

Чувствителни суровини и тестени изделия, високи температури на околната среда, прах от брашно във въздуха: Ежедневието в пекарната е тежко – не само за хлебарите и сладкарите, но и за техните хладилници. Те трябва да работят надеждно и да са здрави, удобни за използване и лесни за почистване. Уредите за пекарни на Liebherr са съобразени точно с тези изисквания. Те охлаждащ щадящо чувствителните продукти при прецизно зададени температури и регулируема влажност. Взискателните условия на околната среда в пекарната не могат да окажат влияние на тяхната постоянна охлаждаща мощност и техните постоянни характеристики на охлаждане и стабилност на температурата. И въпреки тази мощност, те са изключително ефективни. Мощните компресори, комбинирани с иновативна неизискваща поддръжка технология, осигуряват ниски разходи за енергия и общи експлоатационни разходи. Неговите добре обмислени функции, които правят работата в пекарната по-лесна всеки ден, са също толкова забавни.

Хладилници и фризери

Хладилници и фризери с вътрешно тяло от неръждаема стомана



Серия Performance

Хладилници и фризери с вътрешно тяло от неръждаема стомана



Серия Perfection

Хладилници и фризери с пластмасова вътрешна облицовка



Серия Performance

Хладилници и фризери с вътрешно тяло от неръждаема стомана

Серия Performance

BRPvg/BFPvg

Условия на околната среда*	Температура на околната среда +10 °C до +40 °C
Температурна стабилност	EN 16825 Хладилници: -5 °C до +14 °C Фризери -9 °C до -35 °C Хладилници: Клас M1 Фризери Клас L1 Хладилници: с 3 зони на влажност Фризери: с NoFrost
Надеждност на съхранението	оптични и акустични аларми Аларма за прекъсване на захранването мин./макс. Запис на температурата Самозатваряща се врата при < 90° Механична брава
Оборудване	монохромен дисплей, сензорни бутони Хладилници: Euronorm 600 × 800 мм (надлъжно поставяне) Euronorm 400 × 600 мм (напречно поставяне) Фризери: Euronorm 600 × 800 мм (надлъжно поставяне) Euronorm 400 × 600 мм (напречно поставяне) Таймер за поддръжка с индивидуална настройка Колела като аксесоари, стандартно с регулируеми по височина крачета вътрешен корпус: от хром-никелова стомана (1.4301 / AISI 304) външен корпус: прахово боядисана стомана Хладилници и фризери: Светодиодно осветление на тавана Дръжка Филтър за брашнен прах (опционално) свързаност чрез преоборудване
Консумация на енергия	UltraEfficient Директива на ЕС 2015/1094
Спазване на регулаторните изисквания	Директива за безопасност на машините – EN 60335

Серия Perfection

BRPSvh/BFPSvh

Температура на околната среда +10 °C до +40 °C
EN 16825 Хладилници: -5 °C до +14 °C Фризери -9 °C до -35 °C Хладилници: Клас M1 Фризери Клас L1 Хладилници: с 3 зони на влажност Фризери: с NoFrost оптични и акустични аларми Аларма за прекъсване на захранването мин./макс. Запис на температурата Самозатваряща се врата при < 90° Механична брава 2,4"-цифров дисплей, Touch & Swipe Хладилници: Euronorm 600 × 800 мм (надлъжно поставяне) Euronorm 400 × 600 мм (напречно поставяне) Фризери: Euronorm 600 × 800 мм (надлъжно поставяне) Euronorm 400 × 600 мм (напречно поставяне) Таймер за поддръжка с индивидуална настройка Колела като аксесоари, стандартно с регулируеми по височина крачета външен и вътрешен корпус от хром-никелова стомана (1.4301 / AISI 304) Хладилници и фризери: вертикално LED осветление Дръжка Филтър за брашнен прах (опционално) налична свързаност UltraEfficient Директива на ЕС 2015/1094 Директива за безопасност на машините – EN 60335

Хладилници и фризери с пластмасова вътрешна облицовка

Серия Performance

BRFvg/BFFsg

Температура на околната среда +10 °C до +40 °C
EN 16825 Хладилници: +1 °C до +15 °C Фризери -9 °C до -26 °C Хладилници: Клас M1 Фризери Клас L1 Хладилници: с 3 зони на влажност Фризери: със SmartFrost оптични и акустични аларми Аларма за прекъсване на захранването мин./макс. Запис на температурата Самозатваряща се врата при < 90° Механична брава Прозрачно стъкло (BRFvg 5511) монохромен дисплей, сензорни бутони Хладилници: Euronorm 600 × 400 мм (напречно поставяне) Фризери: Euronorm 600 × 400 мм (напречно поставяне) Таймер за поддръжка с индивидуална настройка Колела/регулируеми по височина крачета като аксесоари Капак на изпарителя (защита срещу замръзване) само за модели със стъклени врати, по избор за модели с изолирани врати Модели със стъклени врати с осветление на тавана Алуминиева дръжка SuperEfficient Директива на ЕС 2015/1094 Директива за безопасност на машините – EN 60335

Букви

Цифри

B R P S v h

6 5 0 1

1 2 3 4 5 6

7 + 8 9 10

1 Пазарен сегмент

B Bakery

2 ТемператураR Хладилник
F Фризер**3** Конструктивен дизайнF Свободностоящ/
изправен компресор за монтаж отдолу
P Свободностоящ/
изправен компресор за монтаж отгоре**4** Материал на корпуса- Стомана или пластмаса с прахово покритие
S Неръждаема стомана**5** Вентилационна системаs Статичен
v Вентилиран**6** Потребителски интерфейс (UI)g Основен UI
h Разширен UI**7 + 8** Общ обем*55 550 литра
65 650 литра
84 840 литра**9** Вариант на вратата0 Цяла врата
1 Врата от изолационно стъкло**10** Брой врати/отделения

1 Една

*Вижте описанието на уреда за точния обем.



BRPSvh 6501

Предимствата накратко



Леснодостъпни хладилни компоненти

Хладилните компоненти са интегрирани леснодостъпно в горната част на обема на машината, което значително увеличава полезния обем на вътрешното пространство. За комфортно почистване или за евентуални сервизни работи предната част просто се сгъва нагоре. При ъгъл на отваряне над 45° тя може да се откачи напълно.

Механична брава

Всички професионални уреди Liebherr за хранително-вкусовата промишленост и пекарни са оборудвани с механична ключалка и два ключа. Така ще сте сигурни, че няма да имат достъп до вашите продукти на лица, които нямат право на такъв.

Интуитивна навигация в менюто

Състоянието на уреда може да се проверява удобно на интегрирания във вратата панел за управление. Навигацията в менюто не се нуждае от обяснения и се управлява чрез три сензорни бутона.



Подходящ за тави за печене Euroform


Перфектно пасване: Тавите за печене Euroform могат да се поставят оптимално върху здравите L-образни носещи шини и лесно да се махат отново. Не трябва да се забравя, че всеки уред за пекарни на Liebherr е специално проектиран за използване на стандартизирани тави за печене.

Вътрешна и външна част от неръждаема стомана

Дълбоко изтеглената вътрешна облицовка от хигиенична неръждаема стомана и безшевните странични панели от неръждаема стомана на външния корпус с изолационен слой също са изключително лесни за почистване.

Изолация

Полезно за околната среда, ефективност и безопасност при съхранение: изолацията с циклопентанова пяна без фреони минимизира загубата на студен въздух, намалява консумацията на енергия и ви позволява да съхранявате стоките си в уреда по-дълго в случай на повреда.



BRPSvh 6501 Perfection

Горещо размразяване

Енергийно ефективното размразяване с горещ газ, контролирано в зависимост от нуждата, осигурява бързо и напълно автоматично размразяване за около 10 минути. Това намалява температурните колебания и продуктите се съхраняват при постоянни условия.

Кондензатор с проводник и тръба

Кондензаторът с проводник и тръба и подвижен филтър е идеално подходящ за условията в пекарни и сладкарници. Капацитет на охлаждане се поддържа с години при минимална нужда от поддръжка.

Информация за прекъсване на електрозахранването

Когато уредът е останал временно без електрическо захранване, тогава се показва информация за прекъсване на електрическото захранване, така също и достигнатата максимална температура за времето на прекъсването. Това Ви позволява да оцените по-добре потенциалната загуба на качество.

Филтър за брашен прах

Лесен за почистване филтър за брашен прах предпазва функционалните части от отлагания на брашно и прах и увеличава експлоатационния живот на уредите (предлага се като аксесоар).



Самозатваряща се врата

За да се улесни зареждането и изпразването, както и почистването, вратата на уреда остава отворена при ъгъл на отваряне около 90°, а при по-малък ъгъл се затваря сама за по-голяма безопасност.

Интегрирана дръжка

Стабилна дръжка, интегрирана във вратата за удобна работа и приятно и лесно отваряне на вратата.

Сменяемо уплътнение на вратата

Спестете време и пари: Уплътненията на вратата за поставяне чрез натискане от Liebherr могат да се сменят лесно. Ако някое уплътнение се повреди, Вие можете да го смените сами без инструменти.

Вентил за изравняване на отрицателното налягане

При отваряне на вратата на хладилниците и фризерите се създава отрицателно налягане, което затруднява повторното отваряне. Вентилът за изравняване на налягането бързо изравнява отрицателното налягане.

Качество до последния детайл

Нашите хладилници за пекарни и сладкарници са точно ориентирани към специалните изисквания в горещите пекарни помещения. Там благодарение на своята температурна стабилност те се грижат за максимална сигурност на съхранението. Стандартизирани тави за печене (60 cm × 40 cm или 60 cm × 80 cm) могат лесно да се поставят и изваждат от стабилните L-образни носещи релси. Акцентите като лесният за почистване филтър за брашнен прах или трите избираеми диапазона на влажност на въздуха правят уредите основна съставка за пресните печива.




Електрониката с интегриран запис на температурата
Електрониката с интегриран запис на max./min. температура и/или отклонения от зададената температура за определен период е HACCP съвместима. Лесната за използване сензорна електроника управлява Енергоспестяваща функция за автоматично размразяване. Устройствата могат да бъдат свързани чрез SmartMonitoring система за наблюдение. Визуалната и звуковата аларма сигнализират потребителя, ако възникнат проблеми и по този начин защитава съхраняваните стоки.



Светодиодно осветление
Дори в тъмни помещения LED осветлението осигурява добро осветяване на вътрешното пространство. Оптималният обзор позволява желаният продукт винаги да е под ръка, вратата да се затвори бързо и температурата във вътрешното пространство да остане стабилна. Това намалява времето за търсене. И преди всичко – енергийните разходи. Вграденото светодиодно осветление улеснява почистването.



Интегриран WiFi/LAN интерфейс
WiFi/LAN интерфейсът позволява лесно да свържете Вашите уреди с Liebherr SmartMonitoring или наличните локални системи.



HumidityControl
Перфектните климатични условия могат да се създадат само при правилната комбинация от температура и влажност. HumidityControl Ви дава възможност за регулиране на влажността в зависимост от Вашите нужди. За оптимален климат за съхранение и за възможността да се наслаждавате на свежест дълго време.



Изваждащи се назъбени ленти
Брашното и прахът нямат шанс: Назъбените ленти могат да се демонтират и монтират лесно без инструменти. Това улеснява значително почистването на лентите и гладкото вътрешно уплътнение и предотвратява натрупването на замърсявания около фугите.



Удобно управление – практично оборудване
За удобна работа вратите остават отворени при ъгъл на отваряне от 90°. По този начин могат удобно да се поставят или изваждат по-големи количества продукти. Под 60° вратите се затварят сами с помощта на магнитното уплътнение – това предотвратява ненужната загуба на студ. Стабилният крачен педал, предлаган като аксесоар, улеснява зареждането, когато нямате свободна ръка. Вътрешното тяло от дълбоко изтеглена хром-никелова стомана е оптимално проектирано за поставяне на тави за печене. В зависимост от размера на уреда, тави за печене с размери 60 cm × 40 cm или 60 cm × 80 cm могат да бъдат поставени удобно върху регулируемите L-образни носещи релси.



Оптимално охлаждане – навсякъде
Уредите са предназначени за околни температури от +10°C до +40°C. Това ги прави идеални за използване в гореща пекарна или филиали – те винаги осигуряват оптимално охлаждане. За да издържат на високите практически изисквания с много цикли на отваряне на вратите, хладилните системи и компонентите са оптимално съгласувани един с друг.



Филтър за брашнен прах
Лесен за почистване филтър за брашнен прах предпазва функционалните части от отлагания на брашно и прах и увеличава експлоатационния живот на уредите (предлага се като аксесоар).



BRPSvh 8401

Perfection

Брутен/Нетен обем	854 / 700 l
Външни размери в мм (Ш/Д/В)	787 / 1017 / 2115
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)	607 / 800 / 1504
Клас на енергийна ефективност ¹	A
Потребление на енергия за 365 дни	371 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	5
Температурен клас (Енергийна директива)	M1
Температура на околната среда ²	+10 °C до +40 °C
Хладилен агент	R 290
Ниво на шум	60 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност / Инсталирана мощност отдадена топлина	4,0 A / 220 W 350 kJ/h
Охлаждаща система / Процедура на размразяване	динамичен / автоматично
Температурен диапазон	-5 °C до +14 °C
Стандарт за пекарни	600 x 800 мм (надлъжно поставяне)
Материал/Цвят на корпуса	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304) / Неръждаема стомана
Материал на вратата / цвят	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304) / Неръждаема стомана
Материал на вътрешния контейнер	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)
Тип на управлението	2.4"-цветен дисплей, Touch & Swipe
Индикация за температура	външен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково
Вътрешно осветление	LED светлинна колона отляво
Тип на свързаността / Мрежово решение	SmartModule / Вграден, подлежащ на демонтиране
Интерфейс	WLAN/LAN
Регулируеми полици	25
Материал на полиците	Опори за тави от хром-никелова стомана, L-образни (1,4301/AISI 304)
Използваеми Ш/Д на полиците в мм	600 / 789
Товароносимост на полиците	60 кг
Височина на регулиращите крака	115-175 мм
Дръжка / Вид на ключалката	Профилна дръжка / механичен
Самозатварящи се врати / посока на отваряне	да / дясна преместваема
Бруто/Нето тегло	162 / 148 кг
Предлага се също така с направляващи колела	BRPSvh 8401 Вариант 924
Акcesoари	
L-образна носеща шина отдясно	7745106
L-образна носеща шина отляво	7745104
Колела Ø 100 мм	9597828
Устройство за отваряне с крачен педал	9597617
Филтър за брашнен прах	9596984
Комплект Side-by-Side сив / бял	9597778 / -
SmartModule	



BRPvg 8401

Performance

Брутен/Нетен обем	854 / 700 l
Външни размери в мм (Ш/Д/В)	787 / 1017 / 2115
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)	607 / 800 / 1504
Клас на енергийна ефективност ¹	A
Потребление на енергия за 365 дни	371 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	5
Температурен клас (Енергийна директива)	M1
Температура на околната среда ²	+10 °C до +40 °C
Хладилен агент	R 290
Ниво на шум	60 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност / Инсталирана мощност отдадена топлина	4,0 A / 220 W 350 kJ/h
Охлаждаща система / Процедура на размразяване	динамичен / автоматично
Температурен диапазон	-5 °C до +14 °C
Стандарт за пекарни	600 x 800 мм (надлъжно поставяне)
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
Материал на вратата / цвят	Стомана/бяла
Материал на вътрешния контейнер	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)
Тип на управлението	монохромнен дисплей, сензорни бутони
Индикация за температура	външен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково
Вътрешно осветление	LED осветление в горната част
Тип на свързаността / Мрежово решение	SmartModule / Може да се преоборудва
Интерфейс	WLAN/LAN (опция)
Регулируеми полици	20
Материал на полиците	Опори за тави от хром-никелова стомана, L-образни (1,4301/AISI 304)
Използваеми Ш/Д на полиците в мм	600 / 789
Товароносимост на полиците	60 кг
Височина на регулиращите крака	115-175 мм
Дръжка / Вид на ключалката	Профилна дръжка / механичен
Самозатварящи се врати / посока на отваряне	да / дясна преместваема
Бруто/Нето тегло	159 / 145,1 кг
Акcesoари	
L-образна носеща шина отдясно	7745106
L-образна носеща шина отляво	7745104
Колела Ø 100 мм	9597828
Устройство за отваряне с крачен педал	9597617
Филтър за брашнен прах	9596984
Комплект Side-by-Side сив / бял	- / 9597677
SmartModule	6145269



BRPSvh 6501

Perfection

Брутен/Нетен обем	602 / 380 l
Външни размери в мм (Ш/Д/В)	697 / 867 / 2115
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)	407 / 650 / 1504
Клас на енергийна ефективност ¹	B
Потребление на енергия за 365 дни	355 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	5
Температурен клас (Енергийна директива)	M1
Температура на околната среда ²	+10 °C до +40 °C
Хладилен агент	R 290
Ниво на шум	60 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност / Инсталирана мощност отдадена топлина	4,0 A / 220 W 305 kJ/h
Охлаждаща система / Процедура на размразяване	динамичен / автоматично
Температурен диапазон	-5 °C до +14 °C
Стандарт за пекарни	400 x 600 мм (надлъжно поставяне)
Материал/Цвят на корпуса	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304) / Неръждаема стомана
Материал на вратата / цвят	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304) / Неръждаема стомана
Материал на вътрешния контейнер	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)
Тип на управлението	2.4"-цветен дисплей, Touch & Swipe
Индикация за температура	външен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково
Вътрешно осветление	LED светлинна колона отляво
Тип на свързаността / Мрежово решение	SmartModule / Вграден, подлежащ на демонтиране
Интерфейс	WLAN/LAN
Регулируеми полици	20
Материал на полиците	Опори за тави от хром-никелова стомана, L-образни (1,4301/AISI 304)
Използваеми Ш/Д на полиците в мм	400 / 639
Товароносимост на полиците	60 кг
Височина на регулиращите крака	115-175 мм
Дръжка	Профилна дръжка
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати / посока на отваряне	да / дясна преместваема
Бруто/Нето тегло	144 / 127,3 кг
Акcesoари	
L-образна носеща шина отдясно	7745102
L-образна носеща шина отляво	7745100
Колела Ø 100 мм	9597828
Устройство за отваряне с крачен педал	9597617
Филтър за брашнен прах	9596984
Комплект Side-by-Side сив / бял	9597778 / -
SmartModule	



BRPvg 6501

Performance

Брутен/Нетен обем	602 / 380 l
Външни размери в мм (Ш/Д/В)	697 / 867 / 2115
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)	407 / 650 / 1504
Клас на енергийна ефективност ¹	B
Потребление на енергия за 365 дни	355 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	5
Температурен клас (Енергийна директива)	M1
Температура на околната среда ²	+10 °C до +40 °C
Хладилен агент	R 290
Ниво на шум	60 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност / Инсталирана мощност отдадена топлина	4,0 A / 220 W 305 kJ/h
Охлаждаща система / Процедура на размразяване	динамичен / автоматично
Температурен диапазон	-5 °C до +14 °C
Стандарт за пекарни	400 x 600 мм (надлъжно поставяне)
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
Материал на вратата / цвят	Стомана/бяла
Материал на вътрешния контейнер	Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)
Тип на управлението	монохромнен дисплей, сензорни бутони
Индикация за температура	външен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково
Вътрешно осветление	LED осветление в горната част
Тип на свързаността / Мрежово решение	SmartModule / Може да се преоборудва
Интерфейс	WLAN/LAN (опция)
Регулируеми полици	20
Материал на полиците	Опори за тави от хром-никелова стомана, L-образни (1,4301/AISI 304)
Използваеми Ш/Д на полиците в мм	400 / 639
Товароносимост на полиците	60 кг
Височина на регулиращите крака	115-175 мм
Дръжка	Профилна дръжка
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати / посока на отваряне	да / дясна преместваема
Бруто/Нето тегло	143 / 128,1 кг
Акcesoари	
L-образна носеща шина отдясно	7745102
L-образна носеща шина отляво	7745100
Колела Ø 100 мм	9597828
Устройство за отваряне с крачен педал	9597617
Филтър за брашнен прах	9596984
Комплект Side-by-Side сив / бял	- / 9597677
SmartModule	6145269

Хлебопекарни фризери с динамично охлаждане и вътрешност от неръждаема стомана



BFPsvh 8401

Perfection

Брутен/Нетен обем
Външни размери в мм (Ш/Д/В)
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)

854 / 700 l
787 / 1017 / 2115
607 / 800 / 1504



Клас на енергийна ефективност ¹
Потребление на енергия за 365 дни
Климатичен клас (Енергийна директива)
Температурен клас (Енергийна директива)
Температура на околната среда ²
Хладилен агент
Ниво на шум
Напрежение/Честота
Консумирана мощност / Инсталирана мощност отдадена топлина
Охлаждаща система / Процедура на размразяване
Температурен диапазон
Стандарт за пекарни
Материал/Цвят на корпуса

1209 kWh
5
L1
+10 °C до +40 °C
R 290
60 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
4,0 A / 610 W
1110 kJ/h
динамичен / автоматично
-9 °C до -35 °C
600 x 800 мм (надлъжно поставяне)
Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)/ Неръждаема стомана

Материал на вратата / цвят
Материал на вътрешния контейнер
Тип на управлението
Индикация за температура
Аларма при повреда
Вътрешно осветление
Тип на свързаността / Мрежово решение
Интерфейс
Регулируеми полици
Материал на полиците

Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)/ Неръждаема стомана
Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)
2.4"-цветен дисплей, Touch & Swipe
външен цифров
оптично и звуково
LED светлинна колона отляво
SmartModule / Вграден, подлежащ на демонтиране
WLAN/LAN
25
Опори за тави от хром-никелова стомана, L-образни (1,4301/AISI 304)

Използваеми Ш/Д на полиците в мм
Товароносимост на полиците
Височина на регулиращите крака
Дръжка / Вид на ключалката
Самозатварящи се врати / посока на отваряне
Бруто/Нето тегло
Предлага се също така с направляващи колела

600 / 789
60 кг
115-175 мм
Профилна дръжка / механичен
да / дясна преместваема
165 / 158,6 кг
BFPsvh 8401 Вариант 924

Акcesoари
L-образна носеща шина отдясно
L-образна носеща шина отляво
Колела Ø 100 мм
Устройство за отваряне с крачен педал
Филтър за брашнен прах
Комплект Side-by-Side сив / бял
SmartModule

7745106
7745104
9597828
9597617
9596984
9597778 / -



BFPvg 8401

Performance

854 / 700 l
787 / 1017 / 2115
607 / 800 / 1504



Клас на енергийна ефективност ¹
Потребление на енергия за 365 дни
Климатичен клас (Енергийна директива)
Температурен клас (Енергийна директива)
Температура на околната среда ²
Хладилен агент
Ниво на шум
Напрежение/Честота
Консумирана мощност / Инсталирана мощност отдадена топлина
Охлаждаща система / Процедура на размразяване
Температурен диапазон
Стандарт за пекарни
Материал/Цвят на корпуса

1209 kWh
5
L1
+10 °C до +40 °C
R 290
60 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
4,0 A / 610 W
1110 kJ/h
динамичен / автоматично
-9 °C до -35 °C
600 x 800 мм (надлъжно поставяне)
Стомана/бяла

Стомана/бяла
Материал на вътрешния контейнер
Тип на управлението
Индикация за температура
Аларма при повреда
Вътрешно осветление
Тип на свързаността / Мрежово решение
Интерфейс
Регулируеми полици
Материал на полиците

Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)
монохромен дисплей, сензорни бутони
външен цифров
оптично и звуково
LED осветление в горната част
SmartModule / Може да се преоборудва
WLAN/LAN (опция)
20
Опори за тави от хром-никелова стомана, L-образни (1,4301/AISI 304)

7745106
7745104
9597828
9597617
9596984
- / 9597677
6145269

Хлебопекарни фризери с динамично охлаждане и вътрешност от неръждаема стомана



BFPsvh 6501

Perfection

Брутен/Нетен обем
Външни размери в мм (Ш/Д/В)
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)

602 / 380 l
697 / 867 / 2115
407 / 650 / 1504



Клас на енергийна ефективност ¹
Потребление на енергия за 365 дни
Климатичен клас (Енергийна директива)
Температурен клас (Енергийна директива)
Температура на околната среда ²
Хладилен агент
Ниво на шум
Напрежение/Честота
Консумирана мощност / Инсталирана мощност отдадена топлина
Охлаждаща система / Процедура на размразяване
Температурен диапазон
Стандарт за пекарни
Материал/Цвят на корпуса

1150 kWh
5
L1
+10 °C до +40 °C
R 290
60 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
4,0 A / 610 W
975 kJ/h
динамичен / автоматично
-9 °C до -35 °C
400 x 600 мм (надлъжно поставяне)
Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)/ Неръждаема стомана

Материал на вратата / цвят
Материал на вътрешния контейнер
Тип на управлението
Индикация за температура
Аларма при повреда
Вътрешно осветление
Тип на свързаността / Мрежово решение
Интерфейс
Регулируеми полици
Материал на полиците

Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)/ Неръждаема стомана
Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)
2.4"-цветен дисплей, Touch & Swipe
външен цифров
оптично и звуково
LED светлинна колона отляво
SmartModule / Вграден, подлежащ на демонтиране
WLAN/LAN
20
Опори за тави от хром-никелова стомана, L-образни (1,4301/AISI 304)

7745102
7745100
9597828
9597617
9596984
9597778 / -



BFPvg 6501

Performance

602 / 380 l
697 / 867 / 2115
407 / 650 / 1504



Клас на енергийна ефективност ¹
Потребление на енергия за 365 дни
Климатичен клас (Енергийна директива)
Температурен клас (Енергийна директива)
Температура на околната среда ²
Хладилен агент
Ниво на шум
Напрежение/Честота
Консумирана мощност / Инсталирана мощност отдадена топлина
Охлаждаща система / Процедура на размразяване
Температурен диапазон
Стандарт за пекарни
Материал/Цвят на корпуса

1150 kWh
5
L1
+10 °C до +40 °C
R 290
60 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
4,0 A / 610 W
975 kJ/h
динамичен / автоматично
-9 °C до -35 °C
400 x 600 мм (надлъжно поставяне)
Стомана/бяла

Стомана/бяла
Материал на вътрешния контейнер
Тип на управлението
Индикация за температура
Аларма при повреда
Вътрешно осветление
Тип на свързаността / Мрежово решение
Интерфейс
Регулируеми полици
Материал на полиците

Хром-никелова стомана (1,4301/AISI 304)
монохромен дисплей, сензорни бутони
външен цифров
оптично и звуково
LED осветление в горната част
SmartModule / Може да се преоборудва
WLAN/LAN (опция)
20
Опори за тави от хром-никелова стомана, L-образни (1,4301/AISI 304)

7745102
7745100
9597828
9597617
9596984
- / 9597677
6145269

Предимствата накратко

Ясна информация за уреда

Цялата информация за уреда, като например, обозначението на модела или серийния и сервизния номер, може да се прочете на дисплея. Това пести време за търсене или дори за разчистване на вътрешното пространство, за да бъде намерен етикетът.

Светодиодно осветление на тавана

Дори в тъмни помещения светодиодното осветление на тавана осигурява добро осветяване на вътрешното пространство. Това не само пести време за търсене на желаното, но преди всичко намалява разходите за енергия.

Температурен диапазон +1 °C/+15 °C.

Уредите на Liebherr за пекарни и за заведения за обществено хранене се отличават с впечатляващо стабилен температурен диапазон от +1°C до +15°C, осигуряващ свежа и вкусна храна за още по-дълго време.



Самозатваряща се врата

За улесняване на зареждането, изпразването и почистването, вратата на уреда остава отворена, ако бъде отворена на повече от 90°. Ако ъгълът на отваряне е по-малък от 90°, тя се затваря автоматично.

Температурна стабилност съгласно DIN EN 16825:2015

Напълно надеждно охлаждане, 365 дни в годината: със стабилни стойности между -1 °C и +5 °C или между -15 °C и -18 °C, хладилниците и фризерите Liebherr предлагат висока температурна стабилност в горещи и влажни помещения, дори при често отваряне на вратата.

Безопасно за храни вътрешно пространство

Всички материали, използвани в уредите на Liebherr за пекарни и обекти за обществено хранене, са безопасни за храни и така са идеално подходящи за съхранение на неупаковани храни.

Информация за прекъсване на електрозахранването

Когато уредът е останал временно без електрическо захранване, тогава се показва информация за прекъсване на електрическото захранване, така също и достигнатата максимална температура за времето на прекъсването. Това Ви позволява да оцените по-добре потенциалната загуба на качество.

Сменяема панта на вратата

При доставката пантата на вратата е от дясната страна, но тя може да се премести лесно отляво, без да са необходими допълнителни части. Това Ви осигурява максимална свобода при избора на мястото на инсталиране.



Механична брава

Всички професионални уреди Liebherr за хранително-вкусовата промишленост и пекарни са оборудвани с механична ключалка и два ключа. Това гарантира, че неупълномощени лица няма да имат достъп до Вашите продукти.

Ергономична дръжка на вратата с тънък профил

Дръжката е предназначена за интензивна употреба. Ергономична, лесна за хващане отляво и отдясно и много лесна за почистване.

Сменяемо уплътнение на вратата

Спестете време и пари: Уплътненията на вратата за поставяне чрез натискане от Liebherr могат да се сменят лесно. Ако някое уплътнение се повреди, Вие можете да го смените сами без инструменти.

Smart Frost

SmartFrost намалява значително образуването на лед във вътрешността и върху съхранявани продукти. По-рядко се налага размразяване, понеже изолираният с пеноматериал изпарител осигурява равномерно и енергийно ефективно охлаждане.



BRFvg 5511 Performance

Показаните данни за оборудването зависят от модела; валидно е описанието за съответния модел.




Подходящ за тави за печене Euronorm

Перфектно пасване: Тавите за печене Euronorm могат да се поставят оптимално върху здравите L-образни носещи шини и лесно да се махат отново. Не трябва да се забравя, че всеки уред за пекарни на Liebherr е специално проектиран за използване на стандартизирани тави за печене.



Потребителски интерфейс на Liebherr и готовност за свързване

Удобство на една ръка разстояние: Проверявайте състоянието на уреда от вградения на една равнина с вратата панел за управление, без да се налага да я отваряте. Навигацията в менюто е интуитивна и се управлява чрез три сензорни бутона. Интерфейсът WiFi/LAN, с който може да се извърши модернизация, свързва уредите към външни системи.



HumidityControl

Перфектните климатични условия могат да се създадат само при правилната комбинация от температура и влажност. HumidityControl Ви дава възможност за регулиране на влажността в зависимост от Вашите нужди. За оптимален климат за съхранение и за възможността да се наслаждавате на свежест дълго време.

Хладилници за пекарни с пластмасово вътрешно тяло



BRFvg 5511

Performance

Брутен/Нетен обем	533 / 360 l
Външни размери в мм (Ш/Д/В)	747 / 769 / 1684
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)	606 / 468 / 1371
D	
Клас на енергийна ефективност ¹	881 kWh
Потребление на енергия за 365 дни	4
Климатичен клас (Енергийна директива)	M1
Температурен клас (Енергийна директива)	+10 °C до +40 °C
Температура на околната среда ²	R 600a
Хладилен агент	49 dB(A)
Ниво на шум	220 - 240V~ / 50 Hz
Напрежение/Честота	2,0 A
Консумирана мощност	250 W
Инсталирана мощност	504 kJ/h
отдадена топлина	динамичен / автоматично
Охлаждаща система / Процедура на размразяване	+1 °C до +15 °C
Температурен диапазон	600 × 400 мм (напречно поставяне)
Стандарт за пекарни	Стомана/бяла
Материал/Цвят на корпуса	Врата от изолационно стъкло с пластмасова рамка/бяла
Материал на вратата / цвят	Бяла пластмаса
Материал на вътрешния контейнер	монохромен дисплей, сензорни бутони
Тип на управлението	външен цифров
Индикация за температура	оптично и звуково
Аларма при повреда	LED осветление в горната част, може да се включва отделно и с регулируема яркост
Вътрешно осветление	SmartModule / Може да се преоборудва
Тип на свързаността / Мрежово решение	Интерфейс
Интерфейс	Материал на полиците
Материал на полиците	Измолзваеми Ш/Д на полиците в мм
Измолзваеми Ш/Д на полиците в мм	Товароносимост на полиците
Товароносимост на полиците	Дръжка
Дръжка	Вид на ключалката
Вид на ключалката	Самозатварящи се врати / посока на отваряне
Самозатварящи се врати / посока на отваряне	Бруто/Нето тегло
Бруто/Нето тегло	Акcesoари
Акcesoари	L-образна носеща шина отдясно
L-образна носеща шина отдясно	L-образна носеща шина отляво
L-образна носеща шина отляво	Колела Ø 80 мм
Колела Ø 80 мм	Колела Ø 100 мм
Колела Ø 100 мм	Регулируеми крачета, 90 - 120 мм
Регулируеми крачета, 90 - 120 мм	Регулируеми крачета, 150 - 180 мм
Регулируеми крачета, 150 - 180 мм	Специални ключалки (до 5 бр.)
Специални ключалки (до 5 бр.)	Комплект Side-by-Side бял
Комплект Side-by-Side бял	SmartModule
SmartModule	



BRFvg 5501

Performance

Брутен/Нетен обем	496 / 361 l
Външни размери в мм (Ш/Д/В)	747 / 769 / 1684
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)	606 / 468 / 1388
C	
Клас на енергийна ефективност ¹	443 kWh
Потребление на енергия за 365 дни	5
Климатичен клас (Енергийна директива)	M1
Температурен клас (Енергийна директива)	+10 °C до +40 °C
Температура на околната среда ²	R 600a
Хладилен агент	49 dB(A)
Ниво на шум	220 - 240V~ / 50 Hz
Напрежение/Честота	2,0 A
Консумирана мощност	230 W
Инсталирана мощност	196 kJ/h
отдадена топлина	динамичен / автоматично
Охлаждаща система / Процедура на размразяване	+1 °C до +15 °C
Температурен диапазон	600 × 400 мм (напречно поставяне)
Стандарт за пекарни	Стомана/бяла
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
Материал на вратата / цвят	Бяла пластмаса
Материал на вътрешния контейнер	монохромен дисплей, сензорни бутони
Тип на управлението	външен цифров
Индикация за температура	оптично и звуково
Аларма при повреда	SmartModule / Може да се преоборудва
Вътрешно осветление	Интерфейс
Тип на свързаността / Мрежово решение	Материал на полиците
Интерфейс	Измолзваеми Ш/Д на полиците в мм
Материал на полиците	Товароносимост на полиците
Измолзваеми Ш/Д на полиците в мм	Дръжка
Товароносимост на полиците	Вид на ключалката
Дръжка	Самозатварящи се врати
Вид на ключалката	посока на отваряне
Самозатварящи се врати	Бруто/Нето тегло
посока на отваряне	Акcesoари
Бруто/Нето тегло	L-образна носеща шина отдясно
Акcesoари	L-образна носеща шина отляво
L-образна носеща шина отдясно	Колела Ø 80 мм
L-образна носеща шина отляво	Колела Ø 100 мм
Колела Ø 80 мм	Регулируеми крачета, 90 - 120 мм
Колела Ø 100 мм	Регулируеми крачета, 150 - 180 мм
Регулируеми крачета, 90 - 120 мм	Специални ключалки (до 5 бр.)
Регулируеми крачета, 150 - 180 мм	Комплект Side-by-Side бял
Специални ключалки (до 5 бр.)	SmartModule
Комплект Side-by-Side бял	
SmartModule	

Фризери за пекарни с пластмасово вътрешно тяло



BFFsg 5501

Performance

Брутен/Нетен обем	496 / 402 l
Външни размери в мм (Ш/Д/В)	747 / 769 / 1683
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)	606 / 468 / 1388
Потребление на енергия за 365 дни	1241 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	7
Температурен клас (Енергийна директива)	L1
Температура на околната среда ²	+10 °C до +40 °C
Хладилен агент	R 290
Ниво на шум	49 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност	2,0 A
Инсталирана мощност	260 W
отдадена топлина	767 kJ/h
Охлаждаща система	статичен
Процедура на размразяване	ръчно
Температурен диапазон	-9 °C до -26 °C
Стандарт за пекарни	600 × 400 мм (напречно поставяне)
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
Материал на вратата / цвят	Стомана/бяла
Материал на вътрешния контейнер	Бяла пластмаса
Тип на управлението	монохромен дисплей, сензорни бутони
Индикация за температура	външен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково
Тип на свързаността	SmartModule
Мрежово решение	Може да се преоборудва
Интерфейс	WLAN/LAN (опция)
Материал на полиците	Опори за тави от хром-никелова стомана, L-образни (1,4301/AISI 304)
Измолзваеми Ш/Д на полиците в мм	600 / 468
Товароносимост на полиците	60 кг
Дръжка	Алуминиева дръжка
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	дясна преместваема
Бруто/Нето тегло	93,8 / 88,7 кг
Акcesoари	
L-образна носеща шина отдясно	9006231
L-образна носеща шина отляво	9006229
Колела Ø 80 мм	9086926
Колела Ø 100 мм	9080023
Регулируеми крачета, 90 - 120 мм	9080022
Регулируеми крачета, 150 - 180 мм	9086924
Специални ключалки (до 5 бр.)	По заявка
Комплект Side-by-Side бял	9017739
SmartModule	6145269



BFFsg 4001

Performance

Брутен/Нетен обем	337 / 248 l
Външни размери в мм (Ш/Д/В)	597 / 654 / 1884
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)	430 / 408 / 1588
Потребление на енергия за 365 дни	1022 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	7
Температурен клас (Енергийна директива)	L1
Температура на околната среда ²	+10 °C до +40 °C
Хладилен агент	R 290
Ниво на шум	49 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност	2,0 A
Инсталирана мощност	240 W
отдадена топлина	630 kJ/h
Охлаждаща система	статичен
Процедура на размразяване	ръчно
Температурен диапазон	-9 °C до -26 °C
Стандарт за пекарни	600 × 400 мм (напречно поставяне)
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
Материал на вратата / цвят	Стомана/бяла
Материал на вътрешния контейнер	Бяла пластмаса
Тип на управлението	монохромен дисплей, сензорни бутони
Индикация за температура	външен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково
Тип на свързаността	SmartModule
Мрежово решение	Може да се преоборудва
Интерфейс	WLAN/LAN (опция)
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Измолзваеми Ш/Д на полиците в мм	430 / 408
Товароносимост на полиците	45 кг
Дръжка	Алуминиева дръжка
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	дясна преместваема
Бруто/Нето тегло	78,9 / 73,7 кг
Акcesoари	
L-образна носеща шина отдясно	9086926
L-образна носеща шина отляво	9080023
Колела Ø 80 мм	9080022
Колела Ø 100 мм	9086924
Регулируеми крачета, 90 - 120 мм	По заявка
Регулируеми крачета, 150 - 180 мм	9006786
Специални ключалки (до 5 бр.)	6145269
Комплект Side-by-Side бял	
SmartModule	

Хладилници и фризери за пекарни с динамично охлаждане и вътрешна вътрешно тяло от неръждаема стомана



L-образни опори за тави
Предлагат се допълнителни L-образни опори за тави (60 cm x 40 cm).



Колелца Ø 100 мм
Стабилните колелца улесняват транспортирането и осигуряват възможност за бързо почистване под уреда и зад него. При доставка са включени четири колелца, заедно с принадлежности за монтаж. Освен това две от колелцата са снабдени и със спирачка за застопоряване.



Устройство за отваряне чрез крачен педал
Ако нямате свободна ръка, можете да отваряте удобно вратата с устройството за отваряне с крачен педал, което се предлага като принадлежност.



Филтър за брашен прах
Филтърът за брашен прах предпазва хладилните компоненти от отлагане на прах, например от набрашнено тесто, като по този начин се избягват потенциално скъпи обаждания на сервиза. След монтажа вградената метална филтърна мрежа може да се отстрани и почисти без каквито и да било инструменти. Може да се почиства в съдомиялна машина при 50°C.



Комплект за монтаж на уреди един до друг (Side-by-Side)
Комплектът за монтаж на уреди един до друг се монтира лесно и дава възможност за удобно използване на два или повече уреда един до друг, както и за разполагането им по визуално привлекателен начин. Освен това комплектът за монтаж на уреди един до друг (Side-by-Side) предотвратява образуването на конденз и лед между два уреда, които без комплекта Side-by-Side биха били разположени непосредствено един до друг.



Модул SmartModule
SmartModule свързва хладилниците и фризерите със SmartMonitoring на Liebherr и Ви позволява да използвате разнообразните му функции за цифрово управление и документиране. Освен това уредите могат да бъдат свързани към предоставена от клиента система за наблюдение чрез локален програмируем интерфейс. Малкият електронен модул с вградена LAN/WLAN е готов за работа веднага след монтирането му върху задната страна на уреда.

Хладилници и фризери за пекарни с пластмасово вътрешно тяло



L-образни опори за тави
Предлагат се допълнителни L-образни опори за тави (60 cm x 40 cm).



Колелца Ø 100 мм / Колелца Ø 80 мм
Стабилните колелца (Ø 100 / 80 мм) улесняват транспортирането и осигуряват възможност за бързо почистване под уреда и зад него. При доставка са включени четири колелца, заедно с принадлежности за монтаж. Освен това две от колелцата са снабдени и със спирачка за застопоряване.



Регулируеми по височина крачета, 150 – 180 мм
Регулируемите по височина крачета осигуряват необходимото разстояние за лесно почистване под уреда. С възможността за индивидуално регулиране на височината от 150 до 180 мм те компенсират отлично евентуалните неравности на пода.



Регулируеми по височина крачета, 90-120 мм
Регулируемите по височина крачета осигуряват необходимото разстояние за лесно почистване под уреда. С възможността за индивидуално регулиране на височината от 90 до 120 мм те компенсират отлично евентуалните неравности на пода.



Комплект Side-by-Side
С помощта на комплект Side-by-side можете да разположите два уреда един до друг. Необходимото отстояние между уредите се запазва и се свързва добре чрез покриваща лента. По този начин се осигурява добър монтаж и се избягва евентуален конденз или теч между уредите.



Модул SmartModule
SmartModule свързва хладилниците и фризерите със SmartMonitoring на Liebherr и Ви позволява да използвате разнообразните му функции за цифрово управление и документиране. Освен това уредите могат да бъдат свързани към предоставена от клиента система за наблюдение чрез локален програмируем интерфейс. Малкият електронен модул с вградена LAN/WLAN е готов за работа веднага след монтирането му върху задната страна на уреда.

По заявка

Специални ключалки

За защита на съхраняваните продукти от нежелан достъп се предлагат до 5 допълнителни специални ключалки, като акcesoари за хладилниците и фризерите. По този начин на няколко уреда могат да се монтират различни ключалки, които да позволяват достъп до съответния уред само на персонала, който отговаря за него.



Хладилници за напитки от Liebherr – утолете жаждата си за повече.

Студените напитки винаги са модерни. Затова е още по-важно не само да ги поддържаме идеално охладени, но и да ги представяме във възможно най-добра светлина. Хладилниците за напитки на Liebherr са специално проектирани за това. Големите стъклени предни панели и изпълваща обема LED светлина създават идеалните условия за бутилки и кутии, стимулирайки апетита за освежаване. Лесно и гъвкаво регулируеми по височина решетъчни полици позволяват използването на всеки сантиметър от уреда.

Марките и продуктите могат да бъдат представени по привлекателен начин чрез индивидуално брендиране и опции за оборудване. Високата енергийна ефективност и екстремният дълъг живот на уредите и техните отделни компоненти се отплащат в дългосрочен план чрез общите експлоатационни разходи. Друг плюс, когато става дума за устойчивост: използването на екологични хладилни агенти.

Увеличете разпознаваемостта на Вашата марка.

Независимо дали във Вашата индивидуално проектирана визия на марката или със специални характеристики: Уредите Liebherr отговарят на почти всички изисквания. Богатият избор от модели и разнообразната гама от аксесоари улесняват намирането на идеалното решение за всяко приложение.

Директен цифров печат: Така вдъхновявате клиентите с марката им.

Различни възможности: При дигиталния директен печат Вашето рекламно послание или мотив може да бъде отпечатано директно върху корпуса. Независимо дали става въпрос за фотореалистична продуктова презентация, артистичен мотив или перфектно разположено фирмено лого – Вие умело представяте Вашата компания или Вашите марки. Ще произведем индивидуално за Вас и малки количества. Ние използваме цветовата гама СМУК, т.е. приложимия в момента производствен стандарт по отношение на цифровия четирицветен печат.



Затворен заден панел

Благодарение на опционално предлаганата затворена задна стена (в зависимост от варианта) уредът е особено подходящ за свободностояща употреба. Той се вписва по-хармонично в околната среда на мястото на монтаж, а също така Ви предлага възможност за закрепване на рекламни съобщения върху цялата повърхност на уреда.

360° презентация

Независимо дали става въпрос за фотореалистично представяне на Вашия продукт, артистичен мотив или перфектно разположено фирмено лого – благодарение на опциите за 360° дизайн можете да предавате креативни и ефективни послания по цялата повърхност на уреда.

Предимствата с един поглед:

- оптично усъвършенстване на уредите чрез блясък на цветовете, висока разделителна способност, рязкост на дълбочината и триизмерно представяне
- индивидуален и гъвкав дизайн с ефектни рекламни послания
- увеличение на разпознаваемостта на марката и увеличаване на продажбите
- 180° брандиране: Дизайнът се отпечатва прецизно и по цялата повърхност директно върху повърхността и се води от ръбовете на уреда
- лесно за почистване, устойчиво на надраскване и UV светлина
- възможна реализация на малки количества
- надеждно закрепване на брандирането: Не е възможно случайно или умишлено отстраняване
- за защита на дизайна: Доставка на уреда с фолио

Индивидуализация и брендиране

Можете също така да се възползвате от нашия десетилетен опит в производството на хладилници и фризери под формата на широка гама от опции за индивидуализация и брендиране. За нашите охладители за напитки, корпусът и вътрешната облицовка могат да бъдат адаптирани, а вариантите на вратата и оборудването могат да бъдат конфигурирани според вашите нужди. Освен това, благодарение на дигиталния печат, вашите уреди могат да бъдат адаптирани към вашия корпоративен дизайн. По този начин вашият охладител за напитки Liebherr действа като ваш собствен посланик на марката.

От доставчик на освежителни напитки до рекламодател

Независимо дали става въпрос за снимка на продукта с висока резолюция или за привличащо вниманието фирмено лого, нашите охладители за напитки предлагат впечатляващи възможности за брендиране на вашата компания. Иновативните процеси на печат и висококачествената изработка са гарантирани.



Научете повече за персонализирането на вашия охладител за напитки тук.



Вашият брендинг в правилната светлина



Индивидуален цветови дизайн

Проектирайте Вашия уред, както Ви харесва! Изключителните опции за брендиране с директен цифров печат ни позволяват да оборудваме фабрично уреди във вариант на клиента с индивидуални. По този начин отговаряме на почти всяко изискване и всяко приложение.



Брендиране на стъклена врата

Стъклената врата може да бъде персонализирана. Използва се самозалепящо „непостоянно“ фолио, като стикерите могат да бъдат премахнати по всяко време без следи от остатъци от него по стъклото. Алтернативно предлагаме и ситопечат между двата пласта на стъклопакета на вратата. Това не само осигурява дълготрайност на отпечатъка, но също така гарантира изключително високо качество на изработката и дизайна.



Стикер

При тази много широко разпространена и досега най-често използвана технология желаният сюжет се нанася върху подходящ стикер (обикновено PVC фолио) в зависимост от бройката и мотива. Той се отпечатва върху корпуса на фризера тип ракла или шкафа от пана.


Хладилници



Premium/PremiumPlus



Серия Performance



Серия Perfection

Условия на околната среда

Температурна стабилност

Надеждност на съхранението

Оборудване

Консумация на енергия

Спазване на регулаторните изисквания

Premium/PremiumPlus

FKv/FKdv

CC2

EN 16902

+1 °C до +15 °C/+2 °C до +12 °C

Клас K4

Самозатваряща се врата (с изключение FKv)

Механична брава (с изключение FKdv 4513)

Аналогов термометър/цифров термометър/ ел. управление със 7-сегментен дисплей

Аналогов термометър

Уреди със стъклени врати: LED осветление

Дръжка (с изключение FKv)

SuperEfficient

Директива на ЕС 2019/2018 – охладител за бутилки

Директива за безопасност на машините – EN 60335

Серия Performance

MRFvc/MRFvd/MRFec/MRTve

Уреди с врата с изолационна пяна: CC3

Уреди със стъклена врата: CC2

EN 16902

+2 °C до +9 °C/+1 °C до +15 °C

Клас K4

Самозатваряща се врата < 90°

Механична брава (с изключение MRFec модели)

Аналогов термометър/цифров термометър

Аналогов термометър (Електронно управление в MRTve)

Колела/регулируеми по височина крачета като аксесоари

Уреди със стъклени врати: LED осветление

Уреди с врата с изолационна пяна: LED осветление на тавана

Вградена дръжка

SuperEfficient

Директива на ЕС 2019/2018 – охладител за бутилки

Директива за безопасност на машините – EN 60335

Серия Perfection

MRFvg

Уреди с врата с изолационна пяна: CC3

Уреди със стъклена врата: CC2

EN 16902

-2 °C до +15 °C

Клас K4

оптични и акустични аларми

Самозатваряща се врата < 90°

Електронна ключалка

монохромен дисплей, сензорни бутони

Електронно управление

Система за управление на енергията

Колела/регулируеми по височина крачета като аксесоари

Уреди за стъклени врати: двустранни вертикални LED осветление

Уреди с врата с изолационна пяна: LED осветление на тавана

Вградена дръжка

SuperEfficient

Директива на ЕС 2019/2018 – охладител за бутилки

Директива за безопасност на машините – EN 60335

Букви

M	R	F	v	g
1	2	3	4	5

Цифри

4	0	1	1
6 + 7	8	9	

1 Пазарен сегмент

M Merchandise

2 Температура

R Хладилник

3 Конструктивен дизайнF Свободностоящ/
изправен компресор за монтаж отдолу
T За маса/плот
H Хоризонтална ракла**4** Вентилационна системаs Статичен
v Вентилиран
e Вентилиран, защитен от пръски
(подходящ за събития)**5** Потребителски интерфейс (UI)c Кръгъл регулатор
d Кръгъл регулатор, външен цифров
дисплей за температурата
e TouchControl UI
g Основен UI**6 + 7** Общ обем*15 150 литра
28 280 литра
35 350 литра
40 400 литра
55 550 литра**8** Вариант на вратата0 Цяла врата
1 Врата от изолационно стъкло
5 Плътен капак (без вътрешно осветление)
6 Стъклен капак (без вътрешно осветление)**9** Брой врати/отделения1 Една
2 Две

*Вижте описанието на уреда за точния обем.



MRFvg 4011

Предимствата накратко

Динамична система за охлаждане

Динамичната система за охлаждане (с вентилатор) охлажда поставените наскоро напитки до идеалната температура и осигурява постоянна температура вътре.

Дълбоко изтеглено пластмасово вътрешно тяло

Дълбоко изтегленото пластмасово вътрешно тяло е без мирис, много здраво, издръжлив и предлага перфектна хигиена благодарение на големите и лесни за почистване радиуси на ъглите.

Корпус от прахово боядисана ламарина

Корпусът от прахово боядисана стоманена ламарина няма луфтове и затова е изключително здрав, устойчив на удар и лесен за почистване. Повдигнатите странични стени могат да бъдат персонализирани и използвани за брандиране.

Съответствие с RoHS и WEEE


Съответствие с RoHS и WEEE чрез използване на екологично чисти материали, комбинирани с оптимална рециклируемост.

Хладилни агенти без хлорофлуоровъглероди

Естественият хладилен агент R 600a без хлорофлуоровъглероди е екологичен и в комбинация с мощните компресори е много енергийно ефективен.

Високоэффективна изолация

Високоэффективната изолация намалява консумацията на енергия и осигурява постоянна температура във вътрешността.



FKDV 4513 Premium

Сменяема панта на вратата

Сменяемата панта на вратата позволява напасване към мястото на монтаж.

Променлив температурен диапазон

Променливият температурен диапазон позволява индивидуален контрол на температурата.

Сменяемо магнитно уплътнение

Вратите са проектирани с лесно сменяемо магнитно уплътнение.

Функция за спиране на вентилатора

Когато вратата се отвори, функцията за автоматично спиране на вентилатора минимизира излизането на студен въздух.



Здрава дръжка

Здравата дръжка позволява бърз достъп и осигурява стабилност дори при често отваряне на вратата.

Стабилни решетъчни полици с ограничител на издърпването

Стабилните решетъчни полици са лесни за регулиране и позволяват висока степен на променливост във вътрешността. За оптимална употреба тя може да се адаптира гъвкаво към контейнери или бутилки с различни размери. Благодарение на ограничителя на изтеглянето в средата на решетъчните полици Вашите продукти се съхраняват надеждно – издърпването по невнимание е невъзможно. В допълнение усилващият прът на решетъчната полица предпазва продукта и маркира зоната за поставяне.

Дизайн и функционалност

Страхотна комбинация от дизайн и функционалност: Дизайнът HardLine със странични светли ръбове отговаря на най-високите изисквания по отношение на елегантност.

Изолираща стъклена врата

Изолиращата стъклена врата предлага перфектен изглед, осигурява оптимална енергийна ефективност и подпомага ефективното презентиране на продуктите.

Качество до последния детайл

Хладилните витрини на Liebherr предлагат идеални условия за ефективно и стимулиращо продажбите презентиране на продуктите. От LED дисплея, през превключващото се вътрешно LED осветление, до променливия интериор – тези уреди имат много възможности за перфектно презентиране на съхраняваните продукти. Дисплеят може да бъде индивидуално оформен с атрактивни варианти на брандиране. Решетъчните полици с регулируема височина позволяват гъвкаво адаптиране към различни размери бутилки и контейнери. Динамичната система за охлаждане допринася за бързо охлаждане – и по този начин за готовност наличност.



Атрактивен светещ дисплей

Liebherr предлага атрактивни възможности за повишаване на информираността за уредите, стоките и Вашата марка. В зависимост от изискванията, полето на дисплея може да се коригира от клиента. Четири индивидуални варианта на дисплей ще Ви помогнат за това:


Прозрачният дисплей LightGuide (FKDv 4523), монтиран от вътрешната страна на вратата, може да бъде частично осветен. Така се позволява добър изглед към продуктите, като в същото време се привлича много внимание към Вашата марка.

Дисплеят LightGuide (FKDv 4513), който се монтира от външната страна на вратата и свети по цялата повърхност, поставя Вашата марка на преден план и привлича вниманието. Не е необходимо отделно захранване за осветлението.



Стикерът на вратата (FKDv 4503), поставен от вътрешната ѝ страна, е ефектно акцентиран от осветлението на тавана.

LED дисплеят с подсветка (FKDv 4203/4211/4213) привлича много внимание към Вашата марка.



Максимална енергийна ефективност, ниски експлоатационни разходи

Всички хладилни витрини разполагат с иновативно LED осветление. Чрез високата ефективност на LED осветлението се намалява общата консумация на енергия при включено осветление с между 13 и 25 процента в сравнение със сходни модели с луминесцентни тръби. Експлоатационните разходи спадат значително и по-високата цена за покупка на хладилни витрини с LED осветление се изплаща за много кратко време.

Вътрешно LED осветление

Вътрешното LED осветление, което може да се включва отделно, е енергийно ефективно и поставя продуктите в светлината на прожекторите за оптимално представяне на продукта. Нашите варианти с един поглед:



Двустранното надлъжно LED осветление подчертава продукта със светлинни акценти от двете страни. Осветлението на вътрешността подчертава ексклузивността на Вашите продукти (FKDv 4523).



Специално оборудване като вариант на клиента: EMS управление

Стандартното EMS управление за модела FKDv 4523 (предлага се като опция за други модули за охлаждане на дисплея) е удобната технология за по-голяма енергийна ефективност. Например управлението разпознава циклите на отваряне на вратата, на които хладилната технология реагира чрез охлаждане, както е необходимо. В комбинация с изключване на осветлението това води до значителни икономии на енергия.



Оптимизиран преден панел

Повдигнатата изолационна стъклена врата позволява добра видимост към уреда и оптимално презентиране на продуктите. Освен се предоставя значително повече пространство. Специалното стъкло осигурява добра изолация и поддържа ниска консумация на енергия (FKDv 4503/4513/4523).



Едностраничното надлъжно LED осветление позволява перфектно представяне презентация на продукта (FKDv 4211/4213/4503/4513).



Спестяващото място интегрирано LED осветление в тавана осигурява подчертано осветяване на интериора отгоре (FKDv 4203/4503).

Предимствата накратко



Електронно управление

Електронното управление, интегрирано наравно с вратата, предоставя точна информация за вътрешната температура. Отчетете лесно и точно настроената температура на цифровия дисплей за температурата без смяна на батерията.

Динамична система за охлаждане

Динамичната система за охлаждане с вентилатор охлажда продуктите бързо и осигурява почти постоянно разпределение на температурата във вътрешността.



Светещи LED колони

Прикрепените от страни LED светлинни колони са димируеми и осветяват приятно ярко горната и долната част на интериора.

Вътрешно тяло с пространство без фуги

Гладкото вътрешно тяло с без фуги с големи радиуси на ъглите е особено лесно за почистване. Това запазва вътрешността без миризма.

Затворен заден панел


Благодарение на опционалната затворена задна стена можете да използвате уреда и като свободно стоящ – идеално за 360° брандиране.

Индивидуален дизайн

Проектирайте корпуса индивидуално според Вашите желания. Здрав, удароустойчив и лесен за почистване.

Регулируеми крачета и колелца

Допълнителните регулируеми крачета и колелцата могат бързо да се монтират. В същото време дъното на уреда може да се почиства лесно.



Хладилният агент R 600a

Екологични и ефективни: Хладилният агент R 600a в съчетание с високоефективните компресори е изключително мощен и с ниския си потенциал за глобално затопляне е съобразен с бъдещите предизвикателства.

Електронна ключалка

Електронната ключалка може да се отваря и затваря с дистанционно управление. То работи за няколко уреда едновременно.

Окачване на вратата

Сменяемата панта на вратата ви позволява лесно да зареждате или изпразвате уреда независимо от локацията.

Разширен температурен диапазон

Благодарение на разширения температурен диапазон от -2°C до +15°C оптималната температура може да бъде настроена за всяка напитка.

Режим „Есо“

Най-добра енергийна ефективност. Режимът „Есо“ значително намалява консумацията на енергия и по този начин поддържа разходите Ви за електроенергия ниски.

Вградена дръжка

Можете да отваряте и затваряте вратата много лесно с вградената дръжка от страни на вратата. Нищо не стърчи. Истинско предимство в ограничено пространство.

Решетъчни полици с ограничител на изтеглянето

Решетъчните полици са с регулируема височина и изключително издръжливи. Ограничителят на изтеглянето, който предотвратява случайно издърпване, осигурява допълнителна сигурност.

Еднослойно закалено стъкло

Вратите, изработени от закалено стъкло, са нечупливи и изключително устойчиви. Благодарение на редуцираните алуминиеви профили в рамката площта за презентиране на продуктите е много голяма.

Вкарващи се уплътнения на вратите

Спестете време и пари: Можете сами да смените бързо и лесно уплътненията на вратата. Не са необходими инструменти или намесата на техник.

Вратата се затваря при <90°

Вратата се затваря сама при <90° и предотвратява загубата на студ. Вратата остава отворена над 90°, за да можете лесно да поставяте в и изваждате от уреда.

Напитките се продават по-добре, когато не само имат добър вкус, но и изглеждат добре. Със своя висококачествен дизайн и елегантно LED вътрешно осветление новият хладилник за напитки Liebherr събужда желанието за освежаване. Той впечатлява с ефективна и екологична хладилна технология и ниски разходи за енергия. Вратите, изработени от еднослойно закалено стъкло, предлагат на Вашите клиенти най-добрата видимост към продуктите и са много устойчиви на счупване. Решетъчните полици с регулируема височина поставят Вашите продукти точно там, където клиентите Ви ги виждат най-добре.




Половина презареждане

Ако пълните уреда си само наполовина, ултрамощното охлаждане гарантира, че прясно съхранените напитки ще се охладят от стайна температура до зададената температура за по-малко от 16 часа.




Качество до последния детайл



Дистанционна сигурност

Управлявайте удобно електронното заключване на вратата чрез дистанционно управление. Например, за да отворите уреда от касата и отново да го заключите надеждно. Тъй като то с няколко уреда едновременно, можете да спестите много време. В аварийна ситуация можете да отворите всяка врата директно от уреда.



Визуално стимулиране на продажбите

Осветени напитки в хладилника: Две вертикални светлинни колони осветяват вътрешността на уреда с приятно ярка светлина. Така Вашите клиенти се наслаждават на най-добрия изглед към продуктите и повече апетит към Вашия асортимент.



Интелигентно свързан

Свързан с максимална сигурност: SmartMonitoring от Liebherr непрекъснато документира температурата във Вашия уред и Ви предупреждава за всякакви отклонения. Решението за дигитален мониторинг може да се използва като опция и може да бъде преоборудвано на по-стари уреди.




Спестява ресурси и пари

Екологичният режим намалява консумацията на енергия и разходите за електричество. За тази цел уредът повишава температурата през периодите, когато не се използва, например през нощта. Можете да избирате между две степени: в режим „Eco“ осветлението в хладилника остава включено, а в режим „EcoPlus“ то е изключено.



Комфорт на върха на Вашите пръсти

Отчетете състоянието на уреда, без да отваряте вратата, просто с помощта на вградения във вратата потребителски интерфейс. Навигацията в менюто не се нуждае от обяснения и се управлява чрез три сензорни бутона. Чрез опционалния LAN/WLAN интерфейс можете също да използвате хладилника с Вашето решение SmartMonitoring.



Самозатваряща се врата

Врата на уреда, която улеснява Вашите работни процеси и се затваря до ъгъл на отваряне от 90° така, че хладилникът или фризерът да не останат случайно отворени. Вътрешната температура остава стабилна и качеството на съхраняваните продукти остава непроменено. При ъгъл 90° вратата остава отворена и можете удобно да пълните или да изпразвате уреда.

Хладилници с динамично охлаждане



MRFvg 4011 Perfection

Брутен/Нетен обем	400 / 286 l
Външни размери в мм (Ш/Д/В)	597 / 654 / 1884
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)	475 / 423 / 1659
Клас на енергийна ефективност ¹	C
Потребление на енергия за 365 дни ²	433 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	CC2
Температурен клас (Енергийна директива)	K4
Температура на околната среда ³	+10 °C до +40 °C
Хладилен агент / Ниво на шум	R 600a / 50 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност / Инсталирана мощност отдадена топлина	2,0 A / 160 W 346 kJ/h
Охлаждаща система / Процедура на размразяване	динамичен / автоматично
Температурен диапазон	-2 °C до +15 °C
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/черна
Материал на вратата / цвят	Врата от изолационно стъкло с алуминиева рамка/черна
Материал на вътрешния контейнер	Сребриста пластмаса
Тип на управлението / Индикация за температура	монохромен дисплей, сензорни бутони / външен цифров оптично и звуково
Аларма при повреда	LED светлинна колона от двете страни, може да се включва отделно и с регулируема яркост
Вътрешно осветление	SmartModule / Може да се преоборудва
Тип на свързаността / Мрежово решение	WLAN/LAN (опция)
Интерфейс	5 / Решетъчна полица с пластмасово покритие
Регулируеми полици / Материал на полиците	470 / 423
Използваеми Ш/Д на полиците в мм	253 / 7
Зареждане на 0,5 l PET/От лицевата страна 0,5 l PET	506 / 7
Зареждане на 0,33 l кенове/От лицевата страна 0,33 l кенове	45 кг
Товароносимост на полиците	Вдлъбната дръжка / електронен, с дистанционно управление
Дръжка / Вид на ключалката	да / дясна преместваема
Самозатварящи се врати / посока на отваряне	85,8 / 81,6 кг
Бруто/Нето тегло	MRFvg 4011 Вариант 003 Half Reload
Предлага се също така	

Акcesoари	7113221 / 7113235 / 7113308
Сива/черна/бяла решетъчна полица	7113243 / 7113239 / 7113312
Сива/черна/бяла скара за под	9007659 / 9007045
Изтеглящ се носач за бутилки/усилен	7435208
Гъвкави профили за табелки за решетъчни полици	7114000 / 9029023
Дървена скара / Перфорирана ламарина сиво	6145269
SmartModule	9086958
Цифров вход за електронна ключалка	6123395
Дистанционно управление	
Комплект ролки за преоборудване	
Комплект от регулируеми крака за преоборудване	
Предпазна скоба / Колела за предпазна скоба	7790512 / 7790761
Комплект Side-by-Side сив/черен/бял	9006973 / 9017744 / 9006786



MRFvg 3511 Perfection

Брутен/Нетен обем	347 / 250 l
Външни размери в мм (Ш/Д/В)	597 / 654 / 1684
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)	475 / 423 / 1459
Клас на енергийна ефективност ¹	C
Потребление на енергия за 365 дни ²	390 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	CC2
Температурен клас (Енергийна директива)	K4
Температура на околната среда ³	+10 °C до +40 °C
Хладилен агент / Ниво на шум	R 600a / 50 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност / Инсталирана мощност отдадена топлина	2,0 A / 160 W 323 kJ/h
Охлаждаща система / Процедура на размразяване	динамичен / автоматично
Температурен диапазон	-2 °C до +15 °C
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/черна
Материал на вратата / цвят	Врата от изолационно стъкло с алуминиева рамка/черна
Материал на вътрешния контейнер	Сребриста пластмаса
Тип на управлението / Индикация за температура	монохромен дисплей, сензорни бутони / външен цифров оптично и звуково
Аларма при повреда	LED светлинна колона от двете страни, може да се включва отделно и с регулируема яркост
Вътрешно осветление	SmartModule / Може да се преоборудва
Тип на свързаността / Мрежово решение	WLAN/LAN (опция)
Интерфейс	4 / Решетъчна полица с пластмасово покритие
Регулируеми полици / Материал на полиците	470 / 423
Използваеми Ш/Д на полиците в мм	207 / 7
Зареждане на 0,5 l PET/От лицевата страна 0,5 l PET	414 / 7
Зареждане на 0,33 l кенове/От лицевата страна 0,33 l кенове	45 кг
Товароносимост на полиците	Вдлъбната дръжка / електронен, с дистанционно управление
Дръжка / Вид на ключалката	да / дясна преместваема
Самозатварящи се врати / посока на отваряне	77,5 / 74,2 кг
Бруто/Нето тегло	MRFvg 3511 Вариант 003 Half Reload
Предлага се също така	

Акcesoари	7113221 / 7113235 / 7113308
Сива/черна/бяла решетъчна полица	7113243 / 7113239 / 7113312
Сива/черна/бяла скара за под	9007659 / 9007045
Изтеглящ се носач за бутилки/усилен	7435208
Гъвкави профили за табелки за решетъчни полици	7114000 / 9029023
Дървена скара / Перфорирана ламарина сиво	6145269
SmartModule	9086958
Цифров вход за електронна ключалка	6123395
Дистанционно управление	
Комплект ролки за преоборудване	9086926
Комплект от регулируеми крака за преоборудване	9086924
Предпазна скоба / Колела за предпазна скоба	7790505 / 7790761
Комплект Side-by-Side сив/черен/бял	9017742 / 9017743 / 9017739

Хладилници с динамично охлаждане



MRFvg 4001 Perfection

Брутен/Нетен обем	377 / 286 l
Външни размери в мм (Ш/Д/В)	597 / 654 / 1884
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)	475 / 423 / 1659
Клас на енергийна ефективност ¹	C
Потребление на енергия за 365 дни ²	374 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	CC3
Температурен клас (Енергийна директива)	K4
Температура на околната среда ³	+10 °C до +40 °C
Хладилен агент / Ниво на шум	R 600a / 50 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност / Инсталирана мощност отдадена топлина	2,0 A / 160 W 346 kJ/h
Охлаждаща система / Процедура на размразяване	динамичен / автоматично
Температурен диапазон	-2 °C до +15 °C
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/черна
Материал на вратата / цвят	Стомана/черна
Материал на вътрешния контейнер	Сребриста пластмаса
Тип на управлението / Индикация за температура	монохромен дисплей, сензорни бутони / външен цифров оптично и звуково
Аларма при повреда	LED осветление в горната част, може да се включва отделно и с регулируема яркост
Вътрешно осветление	SmartModule / Може да се преоборудва
Тип на свързаността / Мрежово решение	WLAN/LAN (опция)
Интерфейс	5 / Решетъчна полица с пластмасово покритие
Регулируеми полици / Материал на полиците	470 / 423
Използваеми Ш/Д на полиците в мм	253 / 7
Зареждане на 0,5 l PET/От лицевата страна 0,5 l PET	506 / 7
Зареждане на 0,33 l кенове/От лицевата страна 0,33 l кенове	45 кг
Товароносимост на полиците	Вдлъбната дръжка / електронен, с дистанционно управление
Дръжка / Вид на ключалката	да / дясна преместваема
Самозатварящи се врати / посока на отваряне	68,6 / 64,2 кг
Бруто/Нето тегло	

Акcesoари	7113221 / 7113235 / 7113308
Сива/черна/бяла решетъчна полица	7113243 / 7113239 / 7113312
Сива/черна/бяла скара за под	9007659 / 9007045
Изтеглящ се носач за бутилки/усилен	7435208
Гъвкави профили за табелки за решетъчни полици	7114000 / 9029023
Дървена скара / Перфорирана ламарина сиво	6145269
SmartModule	9086958
Цифров вход за електронна ключалка	6123395
Дистанционно управление	
Комплект ролки за преоборудване	9086926
Комплект от регулируеми крака за преоборудване	9086924
Предпазна скоба / Колела за предпазна скоба	7790512 / 7790761
Комплект Side-by-Side сив/черен/бял	9006973 / 9017744 / 9006786



MRFvg 3501 Perfection

Брутен/Нетен обем	327 / 250 l
Външни размери в мм (Ш/Д/В)	597 / 654 / 1684
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)	475 / 423 / 1459
Клас на енергийна ефективност ¹	C
Потребление на енергия за 365 дни ²	352 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	CC3
Температурен клас (Енергийна директива)	K4
Температура на околната среда ³	+10 °C до +40 °C
Хладилен агент / Ниво на шум	R 600a / 50 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност / Инсталирана мощност отдадена топлина	2,0 A / 160 W 323 kJ/h
Охлаждаща система / Процедура на размразяване	динамичен / автоматично
Температурен диапазон	-2 °C до +15 °C
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/черна
Материал на вратата / цвят	Стомана/черна
Материал на вътрешния контейнер	Сребриста пластмаса
Тип на управлението / Индикация за температура	монохромен дисплей, сензорни бутони / външен цифров оптично и звуково
Аларма при повреда	LED осветление в горната част, може да се включва отделно и с регулируема яркост
Вътрешно осветление	SmartModule / Може да се преоборудва
Тип на свързаността / Мрежово решение	WLAN/LAN (опция)
Интерфейс	4 / Решетъчна полица с пластмасово покритие
Регулируеми полици / Материал на полиците	470 / 423
Използваеми Ш/Д на полиците в мм	207 / 7
Зареждане на 0,5 l PET/От лицевата страна 0,5 l PET	414 / 7
Зареждане на 0,33 l кенове/От лицевата страна 0,33 l кенове	45 кг
Товароносимост на полиците	Вдлъбната дръжка / електронен, с дистанционно управление
Дръжка / Вид на ключалката	да / дясна преместваема
Самозатварящи се врати / посока на отваряне	62,9 / 58,8 кг
Бруто/Нето тегло	

Акcesoари	7113221 / 7113235 / 7113308
Сива/черна/бяла решетъчна полица	7113243 / 7113239 / 7113312
Сива/черна/бяла скара за под	9007659 / 9007045
Изтеглящ се носач за бутилки/усилен	7435208
Гъвкави профили за табелки за решетъчни полици	7114000 / 9029023
Дървена скара / Перфорирана ламарина сиво	6145269
SmartModule	9086958
Цифров вход за електронна ключалка	6123395
Дистанционно управление	
Комплект ролки за преоборудване	9086926
Комплект от регулируеми крака за преоборудване	9086924
Предпазна скоба / Колела за предпазна скоба	7790505 / 7790761
Комплект Side-by-Side сив/черен/бял	9017742 / 9017743 / 9017739

¹ Съгласно регламент на ЕС 2019/2018.
² Измерване съгласно EN 16902:2016.
³ Указва температурата на околната среда, при която уредът може да работи безопасно.

Качество до последния детайл



Нашите високи стандарти за качество се отнасят дори за най-малките детайли. Затова по време на производството на нашия нов мърчандайзинг хладилник ние разглеждаме под лупа всички компоненти. И това Ви е от полза при ежедневната употреба на уредите. В допълнение към оптимизираната система за охлаждане, подобреното осветление, стабилните решетъчни полици и увеличената стъклена повърхност на вратата гарантират енергийно ефективно охлаждане, издръжливост, ергономична работа и добро презентирание на Вашите продукти.



Презентиране на продуктите

Силна постановка: Сега имате по-добър изглед към студените напитки, защото благодарение на увеличената стъклена повърхност на дизайна на вратите продуктите се презентират по привлекателен за клиентите начин. И в комбинация с енергоспестяваща LED технология за осветление интериорът е оптимално осветен и по този начин е идеалната сцена за бутилки и контейнера. Това Ви кара да искате да го грабнете веднага.



Ергономия

Доста практично: Вратите могат да се отворят много лесно с помощта на ергономичната вградена дръжка. С рафтовете с регулируема височина можете лесно да адаптирате вътрешността в зависимост от размера на бутилката или контейнера. Това кара клиентите да го грабнат веднага и насърчава продажбите. За ергономично боравене вратата разполага и със самозатварящ се механизъм, който поддържа енергийно ефективна работа.



Динамична система за охлаждане

Ефективна: Динамичната система за охлаждане с вентилатор охлажда поставените скоро продукти бързо и осигурява почти постоянно разпределение на температурата във вътрешността. Когато вратата се отвори, функцията за автоматично спиране на вентилатора минимизира излизането на студен въздух и по този начин спомага за икономия на енергия.



Подобрени решетъчни полици

Устойчивите на корозия решетъчни рафтове, изработени от стомана с покритие, гарантират сигурно задържане, постоянна циркулация на въздуха и следователно добра температурна стабилност. Ограничител срещу изтегляне предотвратява случайно изплъзване.



Осветление

Разпознаваем: С новата осветителна система с енергоспестяваща LED лампа на тавана или вертикална LED колона (по избор и две светещи колони отляво и отдясно) интериорът е оптимално осветен, така че Вашите продукти да са представени във възможно най-добрата светлина.



Самозатваряща се врата/вградена дръжка/закалено стъкло

За да се улесни зареждането и изпразването, както и почистването, вратата на уреда остава отворена при ъгъл на отваряне около 90°, а при по-малък ъгъл се затваря сама за по-голяма безопасност. Закаленото и устойчиво на разбиване еднослойно стъкло осигурява безопасност и стабилност.



MRFvc 5511

Performance

Брутен/Нетен обем	569 / 432 l
Външни размери в мм (Ш/Д/В)	747 / 769 / 1684
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)	625 / 536 / 1459
Клас на енергийна ефективност ¹	C
Потребление на енергия за 365 дни ²	536 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	CC2
Температурен клас (Енергийна директива)	K4
Температура на околната среда ³	+10 °C до +40 °C
Хладилен агент	R 600a
Ниво на шум	50 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност / Инсталирана мощност	2,0 A / 170 W
Охлаждаща система / Процедура на размразяване	динамичен / автоматично
Температурен диапазон	+2 °C до +9 °C
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
Материал на вратата / цвят	Врата от изолационно стъкло с пластмасова рамка/бяла
Материал на вътрешния контейнер	Бяла пластмаса
Тип на управлението	Регулатор на оборотите
Индикация за температура	вътрешен аналогов
Вътрешно осветление	LED осветление в горната част, може да се включва отделно
Регулируеми полици	4
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Използваеми Ш/Д на полиците в мм	620 / 539
Зареждане на 0,5 l PET/От лицевата страна 0,5 l PET	354 / 9
Зареждане на 0,33 l кенове/От лицевата страна 0,33 l кенове	708 / 9
Товароносимост на полиците	60 кг
Дръжка	Вдлъбната дръжка
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	дясно преместваема
Бруто/Нето тегло	96,3 / 91,4 кг
Акcesoари	
Сива/черна/бяла решетъчна полица	7113278 / 7113236 / 7113310
Сива/черна/бяла скара за под	7113280 / 7113240 / 7113314
Изтеглящ се носач за бутилки/усилен	
Гъвкави профили за табелки за решетъчни полици	7435210
Дървена скара	
Перфорирана ламарина сиво	
Комплект ролки за преоборудване	9086926
Комплект от регулируеми крака за преоборудване	9086924
Предпазна скоба	7790513
Колела за предпазна скоба	7790761
Специални ключалки	По заявка
Комплект Side-by-Side бял	9017739



MRFvc 4011

Performance

Брутен/Нетен обем	400 / 286 l
Външни размери в мм (Ш/Д/В)	597 / 654 / 1884
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)	475 / 423 / 1659
Клас на енергийна ефективност ¹	C
Потребление на енергия за 365 дни ²	566 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	CC2
Температурен клас (Енергийна директива)	K4
Температура на околната среда ³	+10 °C до +40 °C
Хладилен агент	R 600a
Ниво на шум	50 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност / Инсталирана мощност	2,0 A / 170 W
Охлаждаща система / Процедура на размразяване	динамичен / автоматично
Температурен диапазон	+2 °C до +9 °C
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
Материал на вратата / цвят	Врата от изолационно стъкло с пластмасова рамка/бяла
Материал на вътрешния контейнер	Бяла пластмаса
Тип на управлението	Регулатор на оборотите
Индикация за температура	вътрешен аналогов
Вътрешно осветление	LED осветление в горната част, може да се включва отделно
Регулируеми полици	5
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Използваеми Ш/Д на полиците в мм	470 / 423
Зареждане на 0,5 l PET/От лицевата страна 0,5 l PET	253 / 7
Зареждане на 0,33 l кенове/От лицевата страна 0,33 l кенове	506 / 7
Товароносимост на полиците	45 кг
Дръжка	Вдлъбната дръжка
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	дясно преместваема
Бруто/Нето тегло	82,8 / 77,4 кг
Акcesoари	
Сива/черна/бяла решетъчна полица	7113221 / 7113235 / 7113308
Сива/черна/бяла скара за под	7113243 / 7113239 / 7113312
Изтеглящ се носач за бутилки/усилен	9007659 / 9007045
Гъвкави профили за табелки за решетъчни полици	7435208
Дървена скара	7114000
Перфорирана ламарина сиво	9029023
Комплект ролки за преоборудване	
Комплект от регулируеми крака за преоборудване	
Предпазна скоба	7790512
Колела за предпазна скоба	7790761
Специални ключалки	По заявка
Комплект Side-by-Side сив / бял	9006786



MRFvc 3511

Performance

Брутен/Нетен обем	347 / 250 l
Външни размери в мм (Ш/Д/В)	597 / 654 / 1684
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)	475 / 423 / 1459
Клас на енергийна ефективност ¹	C
Потребление на енергия за 365 дни ²	538 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	CC2
Температурен клас (Енергийна директива)	K4
Температура на околната среда ³	+10 °C до +40 °C
Хладилен агент	R 600a
Ниво на шум	50 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност / Инсталирана мощност	2,0 A / 160 W
Охлаждаща система / Процедура на размразяване	динамичен / автоматично
Температурен диапазон	+2 °C до +9 °C
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
Материал на вратата / цвят	Врата от изолационно стъкло с пластмасова рамка/бяла
Материал на вътрешния контейнер	Бяла пластмаса
Тип на управлението	Регулатор на оборотите
Индикация за температура	вътрешен аналогов
Вътрешно осветление	LED осветление в горната част, може да се включва отделно
Регулируеми полици	4
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Използваеми Ш/Д на полиците в мм	470 / 423
Зареждане на 0,5 l PET/От лицевата страна 0,5 l PET	207 / 7
Зареждане на 0,33 l кенове/От лицевата страна 0,33 l кенове	414 / 7
Товароносимост на полиците	45 кг
Дръжка	Вдлъбната дръжка
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	дясно преместваема
Бруто/Нето тегло	75,5 / 71,3 кг
Акcesoари	
Сива/черна/бяла решетъчна полица	7113221 / 7113235 / 7113308
Сива/черна/бяла скара за под	7113243 / 7113239 / 7113312
Изтеглящ се носач за бутилки/усилен	9007659 / 9007045
Гъвкави профили за табелки за решетъчни полици	7435208
Дървена скара	7114000
Перфорирана ламарина сиво	9029023
Комплект ролки за преоборудване	9086926
Комплект от регулируеми крака за преоборудване	9086924
Предпазна скоба	7790505
Колела за предпазна скоба	7790761
Специални ключалки	По заявка
Комплект Side-by-Side сив / бял	- / 9017739



MRFvc 3511 Вариант 876

Performance

Брутен/Нетен обем	347 / 250 l
Външни размери в мм (Ш/Д/В)	597 / 654 / 1684
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)	475 / 423 / 1459
Клас на енергийна ефективност ¹	C
Потребление на енергия за 365 дни ²	538 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	CC2
Температурен клас (Енергийна директива)	K4
Температура на околната среда ³	+10 °C до +40 °C
Хладилен агент	R 600a
Ниво на шум	50 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност / Инсталирана мощност	2,0 A / 160 W
Охлаждаща система / Процедура на размразяване	динамичен / автоматично
Температурен диапазон	+2 °C до +9 °C
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/сребриста
Материал на вратата / цвят	Врата от изолационно стъкло с пластмасова рамка/сребриста
Материал на вътрешния контейнер	Бяла пластмаса
Тип на управлението	Регулатор на оборотите
Индикация за температура	вътрешен аналогов
Вътрешно осветление	LED осветление в горната част, може да се включва отделно
Регулируеми полици	4
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Използваеми Ш/Д на полиците в мм	470 / 423
Зареждане на 0,5 l PET/От лицевата страна 0,5 l PET	207 / 7
Зареждане на 0,33 l кенове/От лицевата страна 0,33 l кенове	414 / 7
Товароносимост на полиците	45 кг
Дръжка	Вдлъбната дръжка
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	дясно преместваема
Бруто/Нето тегло	76 / 71,2 кг
Акcesoари	
Сива/черна/бяла решетъчна полица	7113221 / 7113235 / 7113308
Сива/черна/бяла скара за под	7113243 / 7113239 / 7113312
Изтеглящ се носач за бутилки/усилен	9007659 / 9007045
Гъвкави профили за табелки за решетъчни полици	7435208
Дървена скара	7114000
Перфорирана ламарина сиво	9029023
Комплект ролки за преоборудване	9086926
Комплект от регулируеми крака за преоборудване	9086924
Предпазна скоба	7790505
Колела за предпазна скоба	7790761
Специални ключалки	По заявка
Комплект Side-by-Side сив / бял	9017742 / -

Качество до последния детайл

След партито е преди партито – разбира се, подреждането и чистенето също са част от него. Нашият уред за събития Ви помага да намалите времето, прекарано в почистване. Тъй като вътрешността е проектирана по такъв начин, че трябва само да я почистите за кратко с маркуч. Освен това уредът може лесно да се транспортира и върне в склада. Това оставя повече време за Вас – за да можете бързо да се погрижите за планирането на следващото парти. Е, ако това не Ви прави щастливи!

Самозатваряща се врата/вградена дръжка

Ефективно и безопасно: При ъгъл на отваряне под 90° вратата се затваря благодарение на самозатварящия се механизъм и по този начин допринася за енергийно ефективната работа на уредите. При ъгъл на отваряне, по-голям от 90°, тя остава отворена. Можете например лесно да презареждате продукти. Вратата има и вградена дръжка отстрани – за лесно отваряне. Случайното закачане на дръжката е невъзможно.



Лесно и бързо почистване

Това създава настроение – дори и след партито! Искате да почистите уреда след събитие и да го приберете до следващото парти? Водоустойчивата вътрешност с вентилатор, устойчив на пръски, може да се почиства лесно и бързо от всички страни с маркуч. След това просто подсушете с кърпа и уредът може да се прибере за съхранение.



Защитна рамка и колелца

При товаренето защитна рамка предпазва уреда от повреди по страничните ръбове, като по този начин подпомага стабилността на корпуса в дългосрочен план. А за бързо транспортиране от А до Б можете да прикрепите две стабилни колела (предлагат се като аксесоари) директно към защитната рамка на гърба само с няколко лесни стъпки. Това означава, че уредът може да се транспортира лесно както с ръчна количка и да може да бъде доставен до мястото на инсталиране.



Динамична система за охлаждане

Ефективна: Динамичната система за охлаждане с вентилатор охлажда поставените скоро продукти бързо и осигурява равномерно разпределение на температурата във вътрешността.



MRFec 4001
Performance

Брутен/Нетен обем	377 / 286 l
Външни размери в мм (Ш/Д/В)	597 / 650 / 1884
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)	475 / 423 / 1659
Клас на енергийна ефективност ¹	
Потребление на енергия за 365 дни ²	390 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	CC3
Температурен клас (Енергийна директива)	K4
Температура на околната среда ³	+10 °C до +40 °C
Хладилен агент	R 600a
Ниво на шум	50 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност / Инсталирана мощност	2,0 A / 170 W
Охлаждаща система	динамичен
Процедура на размразяване	автоматично
Температурен диапазон	+2 °C до +9 °C
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
Материал на вратата / цвят	Стомана/бяла
Материал на вътрешния контейнер	Бяла пластмаса
Устойчиво на пръски вътрешно пространство	да
Тип на управлението	Регулатор на оборотите
Регулируеми полици	5
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Използваеми Ш/Д на полиците в мм	470 / 423
Зареждане на 0,5 l PET/От лицевата страна 0,5 l PET	253 / 7
Зареждане на 0,33 l кенове/От лицевата страна 0,33 l кенове	506 / 7
Товароносимост на полиците	45 кг
Дръжка	Вдлъбната дръжка
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	дясна преместваема
Бруто/Нето тегло	66,4 / 61,7 кг
Предпазна скоба	може да се преоборудва
Акcesoари	
Сива/черна/бяла решетъчна полица	7113221 / 7113235 / 7113308
Сива/черна/бяла скара за под	7113243 / 7113239 / 7113312
Изтеглящ се носач за бутилки	9007659
Усилен изтеглящ се носач за бутилки	9007045
Гъвкави профили за табелки за решетъчни полици	7435208
Дървена скара	7114000
Перфорирана ламарина сиво	9029023
Комплект ролки за преоборудване	9086926
Комплект от регулируеми крака за преоборудване	9086924
Предпазна скоба	7790512
Колела за предпазна скоба	7790761
Комплект Side-by-Side бял	9006786



MRFec 4001 Вариант I47
Performance

Брутен/Нетен обем	377 / 286 l
Външни размери в мм (Ш/Д/В)	608 / 710 / 1908
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)	475 / 423 / 1659
Клас на енергийна ефективност ¹	
Потребление на енергия за 365 дни ²	390 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	CC3
Температурен клас (Енергийна директива)	K4
Температура на околната среда ³	+10 °C до +40 °C
Хладилен агент	R 600a
Ниво на шум	50 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност / Инсталирана мощност	2,0 A / 170 W
Охлаждаща система	динамичен
Процедура на размразяване	автоматично
Температурен диапазон	+2 °C до +9 °C
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
Материал на вратата / цвят	Стомана/бяла
Материал на вътрешния контейнер	Бяла пластмаса
Устойчиво на пръски вътрешно пространство	да
Тип на управлението	Регулатор на оборотите
Регулируеми полици	5
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Използваеми Ш/Д на полиците в мм	470 / 423
Зареждане на 0,5 l PET/От лицевата страна 0,5 l PET	253 / 7
Зареждане на 0,33 l кенове/От лицевата страна 0,33 l кенове	506 / 7
Товароносимост на полиците	45 кг
Дръжка	Вдлъбната дръжка
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	дясна преместваема
Бруто/Нето тегло	76,2 / 71 кг
Предпазна скоба	предварително монтиран
Акcesoари	
Сива/черна/бяла решетъчна полица	7113221 / 7113235 / 7113308
Сива/черна/бяла скара за под	7113243 / 7113239 / 7113312
Изтеглящ се носач за бутилки	9007659
Усилен изтеглящ се носач за бутилки	9007045
Гъвкави профили за табелки за решетъчни полици	7435208
Дървена скара	7114000
Перфорирана ламарина сиво	9029023
Комплект ролки за преоборудване	9086926
Комплект от регулируеми крака за преоборудване	9086924
Предпазна скоба	7790505
Колела за предпазна скоба	7790761
Комплект Side-by-Side бял	9006786



MRFec 3501
Performance

Брутен/Нетен обем	327 / 250 l
Външни размери в мм (Ш/Д/В)	597 / 654 / 1684
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)	475 / 423 / 1459
Клас на енергийна ефективност ¹	
Потребление на енергия за 365 дни ²	367 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	CC3
Температурен клас (Енергийна директива)	K4
Температура на околната среда ³	+10 °C до +40 °C
Хладилен агент	R 600a
Ниво на шум	50 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност / Инсталирана мощност	2,0 A / 160 W
Охлаждаща система	динамичен
Процедура на размразяване	автоматично
Температурен диапазон	+2 °C до +9 °C
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
Материал на вратата / цвят	Стомана/бяла
Материал на вътрешния контейнер	Бяла пластмаса
Устойчиво на пръски вътрешно пространство	да
Тип на управлението	Регулатор на оборотите
Регулируеми полици	4
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Използваеми Ш/Д на полиците в мм	470 / 423
Зареждане на 0,5 l PET/От лицевата страна 0,5 l PET	207 / 7
Зареждане на 0,33 l кенове/От лицевата страна 0,33 l кенове	414 / 7
Товароносимост на полиците	45 кг
Дръжка	Вдлъбната дръжка
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	дясна преместваема
Бруто/Нето тегло	61,1 / 57 кг
Предпазна скоба	може да се преоборудва
Акcesoари	
Сива/черна/бяла решетъчна полица	7113221 / 7113235 / 7113308
Сива/черна/бяла скара за под	7113243 / 7113239 / 7113312
Изтеглящ се носач за бутилки	9007659
Усилен изтеглящ се носач за бутилки	9007045
Гъвкави профили за табелки за решетъчни полици	7435208
Дървена скара	7114000
Перфорирана ламарина сиво	9029023
Комплект ролки за преоборудване	9086926
Комплект от регулируеми крака за преоборудване	9086924
Предпазна скоба	7790505
Колела за предпазна скоба	7790761
Комплект Side-by-Side бял	9017739



MRFec 3501 Вариант I47
Performance

Брутен/Нетен обем	327 / 250 l
Външни размери в мм (Ш/Д/В)	608 / 710 / 1708
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)	475 / 423 / 1459
Клас на енергийна ефективност ¹	
Потребление на енергия за 365 дни ²	367 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	CC3
Температурен клас (Енергийна директива)	K4
Температура на околната среда ³	+10 °C до +40 °C
Хладилен агент	R 600a
Ниво на шум	50 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност / Инсталирана мощност	2,0 A / 160 W
Охлаждаща система	динамичен
Процедура на размразяване	автоматично
Температурен диапазон	+2 °C до +9 °C
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
Материал на вратата / цвят	Стомана/бяла
Материал на вътрешния контейнер	Бяла пластмаса
Устойчиво на пръски вътрешно пространство	да
Тип на управлението	Регулатор на оборотите
Регулируеми полици	4
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Използваеми Ш/Д на полиците в мм	470 / 423
Зареждане на 0,5 l PET/От лицевата страна 0,5 l PET	207 / 7
Зареждане на 0,33 l кенове/От лицевата страна 0,33 l кенове	414 / 7
Товароносимост на полиците	45 кг
Дръжка	Вдлъбната дръжка
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	дясна преместваема
Бруто/Нето тегло	70,4 / 66 кг
Предпазна скоба	предварително монтиран
Акcesoари	
Сива/черна/бяла решетъчна полица	7113221 / 7113235 / 7113308
Сива/черна/бяла скара за под	7113243 / 7113239 / 7113312
Изтеглящ се носач за бутилки	9007659
Усилен изтеглящ се носач за бутилки	9007045
Гъвкави профили за табелки за решетъчни полици	7435208
Дървена скара	7114000
Перфорирана ламарина сиво	9029023
Комплект ролки за преоборудване	9086926
Комплект от регулируеми крака за преоборудване	9086924
Предпазна скоба	7790505
Колела за предпазна скоба	7790761
Комплект Side-by-Side бял	9017739

¹ Съгласно регламент на ЕС 2019/2018.
² Измерване съгласно EN 16902:2016.
³ Указва температурата на околната среда, при която уредът може да работи безопасно.

Качество до последния детайл

Така Вашият продукт е винаги в центъра на вниманието: Подплотовите хладилници Liebherr за насърчаване на представяват комбинация от привличащ вниманието и ефективен хладилник в едно. Благодарение на динамичната система за охлаждане, напитките бързо се охлаждат до оптималната температура за консумация, като температурата е постоянна в цялото вътрешно тяло. Регулируемите по височина решетъчни полици позволяват индивидуално настройване в зависимост от различните размери бутилки и контейнери. Високоэффективно изолираната стъклена врата предлага добра видимост на продуктите, което насърчава покупките.



Стъклена врата с рамка от неръждаема стомана

Уредът от неръждаема стомана FKv 503 е оборудван със стъклена врата с рамка от неръждаема стомана – комбинация от материали с особено качествен ефект.



Вертикално вътрешно LED осветление

Идеално за атрактивно презентиране на продукти: LED светлинната колона е интегрирана странично във вътрешността на BCv 1103 и осигурява добра осветеност. Фокусът винаги е върху продуктите.



MilkCooler FKv 503 Var. H48

Добре охладено мляко за Вашия кафе автомат в заведението, в офиса или в столовата: MilkCooler предлага винаги прясно и идеално охладено мляко, готово за наслада от кафето. Така не е нужно всеки път да ходите до хладилника. Поставете млякото в Tetra Pak или в бутилката в Liebherr MilkCooler и свържете Вашия кафе автомат директно към уреда с помощта на маркуча за засмукване на мляко. За тази цел MilkCooler има два специални отвора в страничната стена за лесно преминаване на маркуча. Благодарение на регулируемия температурен диапазон от +2°C до +12°C млякото остава винаги прясно. Така че можете да се насладите на кафето си, когато пожелаете, с натискането на един бутон.



FKv 503

Premium

44 / 42 l

425 / 450 / 612

338 / 270 / 516



284 kWh

CC2

K4

+10°C до +35°C

R 600a

39 dB(A)

220 - 240V~ / 50 Hz

1,0 A / 120 W

динамичен

автоматично

+2°C до +12°C

Неръждаема стомана/Неръждаема стомана

Изолирана стъклена врата с рамка от неръждаема стомана/Неръждаема стомана

Пластмаса антрацит

Регулатор на оборотите

LED осветление в горната част, може да се включва отделно и с регулируема яркост на степени

2

Метализирана решетъчна полица, прозрачно прахово покритие

330 / 265

27 / 5

60 / 5

30 кг

да

- / механичен

десен монтаж

34,4 / 31,1 кг

Предлага се също така в черно

Акcesoари

Сива/черна/бяла решетъчна полица

Профили за табелки

Комплект от съединителни елементи отляво

Комплект от съединителни елементи отдясно

Action-Area-Rack бял



FKv 503 Вариант H48

Premium

44 / 42 l

425 / 450 / 612

338 / 270 / 516



284 kWh

CC2

K4

+10°C до +35°C

R 600a

39 dB(A)

220 - 240V~ / 50 Hz

1,0 A / 120 W

динамичен

автоматично

+2°C до +12°C

Неръждаема стомана/Неръждаема стомана

Изолирана стъклена врата с рамка от неръждаема стомана/Неръждаема стомана

Пластмаса антрацит

Регулатор на оборотите

LED осветление в горната част, може да се включва отделно и с регулируема яркост на степени

1

Метализирана решетъчна полица, прозрачно прахово покритие

330 / 265

27 / 5

60 / 5

30 кг

да

- / механичен

десен монтаж

34 / 30,5 кг

Предлага се също така в черно

Акcesoари

Сива/черна/бяла решетъчна полица

Профили за табелки

Комплект от съединителни елементи отляво

Комплект от съединителни елементи отдясно

Action-Area-Rack бял



BCv 1103

Premium

106 / 75 l

497 / 549 / 830

417 / 391 / 649



312 kWh

CC2

K4

+10°C до +30°C

R 600a

49 dB(A)

220 - 240V~ / 50 Hz

1,0 A / 150 W

динамичен

автоматично

+2°C до +12°C

Стомана/сребриста

Врата от изолационно стъкло с алуминиева рамка/сребриста

Стомана

Регулатор на оборотите

LED осветление отдясно, с регулируема яркост

2

Решетъчна полица с пластмасово покритие

400 / 347

51 / 6

138 / 6

30 кг

да

Вдлъбната дръжка / механичен

да

дясно преместваема

43,2 / 40,7 кг

Предлага се също така в черно

Акcesoари

Сива/черна/бяла решетъчна полица

Профили за табелки

Комплект от съединителни елементи отляво

Комплект от съединителни елементи отдясно

Action-Area-Rack бял

BCv 1103 Вариант 744

7113288 / 7113286 / 7113282

7444122

9875023

9875025

9031196

¹ Съгласно регламент на ЕС 2019/2018.

² Измерване съгласно EN 16902:2016.

³ Указва температурата на околната среда, при която уредът може да работи безопасно.

Освежаващо ефективни – Хладилници за напитки от Liebherr за монтаж под плот

В заседателни зали, киоски или други зони за самообслужване, хладилниците за вграждане за напитки на Liebherr ви приканват да се освежите. Енергоспестяващото LED осветление в горната част умело подчертава асортимента от напитки, а ергономичната дръжка осигурява удобен достъп. Предварително монтираният плот предлага допълнително място за чаши или празни бутилки – и при необходимост може лесно да се демонтира. Независимо дали е самостоятелен или вграден под работна повърхност, в бяло или черно: Хладилникът за напитки от Liebherr наистина е магнит за окото и повишава оборота.

Качество до последния детайл



С възможност за вграждане под плот

Ако работният плот се свали, уредът може да се интегрира и под работната повърхност. В този случай, в работната повърхност на задната страна на уреда трябва да се предвиди вентилационен отвор с размер най-малко 200 cm². Без вентилационен отвор, височината на работната повърхност трябва да бъде поне с 3 cm по-голяма от височината на уреда.



Силно въздействаща презентация на продуктите

Двойна сила на презентация; прост начин за увеличаване на доходите. Стъклената врата с енергоспестяващо LED осветление привлича вниманието към вашите ясно показани стоки. Перфектно осветеният интериор става сцена, която позволява на вашите клиенти лесно да намират това, което търсят.



LED осветление в горната част

Дори в тъмна среда предното светодиодно осветление на тавана гарантира добра осветеност на вътрешното пространство. Това пести не само време, но преди всичко разходи за енергия.




Ергономична дълга права дръжка

Ергономичната дълга права дръжка позволява бърз достъп и осигурява стабилност дори при често отваряне на вратата.



Самозатваряща се врата при <90°/автоматично затваряне на вратата при по-малко от 90°

Извършвайте рутинната си работа удобно; резервен вариант за безопасност, в случай че служителите са твърде заети, за да проверят вратата: Когато вратата на уреда е отворена под ъгъл, по-голям от около 90°, тя остава отворена, което улеснява зареждането и изваждането, както и почистването. Когато ъгълът е по-малък от 90°, тя се затваря сама, за да не остане случайно отворен уредът. Това поддържа температурата стабилна и запазва качеството на Вашите хранителни продукти.



Ефективна охладителна система

Благодарение на десетилетния опит в областта на хладилната техника в комбинация с непрекъснатата научно-изследователска дейност Liebherr гарантира превъзходно качество на охладителните си системи. Използвайки единствено висококачествени компресори, кондензатори, изпарители и други хладилни компоненти, домакинските уреди Liebherr постигат значително понижаване на консумацията на енергия и намаляване на експлоатационните разходи.



New

MRTve 1511 Вариант 744 Performance

Брутен/Нетен обем	127 / 98 l
Външни размери в мм (Ш/Д/В)	600 / 648 / 852
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)	450 / 430 / 640
Клас на енергийна ефективност ¹	
Потребление на енергия за 365 дни ²	197 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	CC2
Температурен клас (Енергийна директива)	K4
Температура на околната среда ³	+10 °C до +32 °C
Хладилен агент	R 600a
Ниво на шум	47 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност / Инсталирана мощност отдадена топлина	2,0 A / 100 W 235 kJ/h
Охлаждаща система / Процедура на размразяване	динамичен / автоматично
Температурен диапазон	+1 °C до +9 °C
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/черна
Материал на вратата / цвят	Врата от изолационно стъкло с пластмасова рамка/черна
Материал на вътрешния контейнер	Сребриста пластмаса
Тип на управлението	Сензорна електроника
Индикация за температура	вътрешен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково
Вътрешно осветление	LED осветление в горната част, може да се включва отделно
Работен плот	да, с възможност за сваляне
Регулируеми полици	2
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Използваеми Ш/Д на полиците в мм	450 / 410
Зареждане на 0,5 l PET/От лицевата страна 0,5 l PET	83 / 5
Зареждане на 0,33 l кенове/От лицевата страна 0,33 l кенове	156 / 6
Товароносимост на полиците	45 кг
Максимално общо зареждане	135 кг
Дръжка	Черна пластмасова дръжка
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	дясна преместваема
Бруто/Нето тегло	48,2 / 45,6 кг
Акcesoари	
Сива решетъчна полица	7113454
Бяла решетъчна полица	
Свързваща рамка от неръждаема стомана	9518629
Бяла свързваща рамка	
Колела сива Ø 80 мм	9906023
Колела бял Ø 80 мм	
Регулируеми крачета сив / бял 116 - 161 мм	9906123 / -
Комплект Side-by-Side сив / бял	9032839 / -



New

MRTve 1511 Performance

Брутен/Нетен обем	127 / 98 l
Външни размери в мм (Ш/Д/В)	600 / 648 / 852
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)	450 / 430 / 640
Клас на енергийна ефективност ¹	
Потребление на енергия за 365 дни ²	197 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	CC2
Температурен клас (Енергийна директива)	K4
Температура на околната среда ³	+10 °C до +32 °C
Хладилен агент	R 600a
Ниво на шум	47 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност / Инсталирана мощност отдадена топлина	2,0 A / 100 W 235 kJ/h
Охлаждаща система / Процедура на размразяване	динамичен / автоматично
Температурен диапазон	+1 °C до +9 °C
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
Материал на вратата / цвят	Врата от изолационно стъкло с пластмасова рамка/бяла
Материал на вътрешния контейнер	Бяла пластмаса
Тип на управлението	Сензорна електроника
Индикация за температура	вътрешен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково
Вътрешно осветление	LED осветление в горната част, може да се включва отделно
Работен плот	да, с възможност за сваляне
Регулируеми полици	2
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Използваеми Ш/Д на полиците в мм	450 / 410
Зареждане на 0,5 l PET/От лицевата страна 0,5 l PET	83 / 5
Зареждане на 0,33 l кенове/От лицевата страна 0,33 l кенове	156 / 6
Товароносимост на полиците	45 кг
Максимално общо зареждане	135 кг
Дръжка	Пластмасова дръжка, бяла
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	дясна преместваема
Бруто/Нето тегло	48,5 / 46,1 кг
Акcesoари	
Сива решетъчна полица	7113408
Бяла решетъчна полица	
Свързваща рамка от неръждаема стомана	9518628
Бяла свързваща рамка	
Колела сива Ø 80 мм	9904819
Колела бял Ø 80 мм	
Регулируеми крачета сив / бял 116 - 161 мм	- / 9906105
Комплект Side-by-Side сив / бял	- / 9031901



New

MRTve 1501 Вариант 744 Performance

Брутен/Нетен обем	124 / 98 l
Външни размери в мм (Ш/Д/В)	600 / 648 / 852
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)	450 / 430 / 640
Клас на енергийна ефективност ¹	
Потребление на енергия за 365 дни ²	150 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	CC3
Температурен клас (Енергийна директива)	K4
Температура на околната среда ³	+10 °C до +40 °C
Хладилен агент	R 600a
Ниво на шум	47 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност / Инсталирана мощност отдадена топлина	2,0 A / 100 W 170 kJ/h
Охлаждаща система / Процедура на размразяване	динамичен / автоматично
Температурен диапазон	+1 °C до +9 °C
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/черна
Материал на вратата / цвят	Стомана/черна
Материал на вътрешния контейнер	Сребриста пластмаса
Тип на управлението	Сензорна електроника
Индикация за температура	вътрешен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково
Работен плот	да, с възможност за сваляне
Регулируеми полици	2
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Използваеми Ш/Д на полиците в мм	450 / 410
Зареждане на 0,5 l PET/От лицевата страна 0,5 l PET	83 / 5
Зареждане на 0,33 l кенове/От лицевата страна 0,33 l кенове	156 / 6
Товароносимост на полиците	45 кг
Максимално общо зареждане	135 кг
Дръжка	Черна пластмасова дръжка
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	дясна преместваема
Бруто/Нето тегло	39,6 / 37 кг
Акcesoари	
Сива решетъчна полица	7113454
Бяла решетъчна полица	
Свързваща рамка от неръждаема стомана	9518629
Бяла свързваща рамка	
Колела сива Ø 80 мм	9906023
Колела бял Ø 80 мм	
Регулируеми крачета сив / бял 116 - 161 мм	9906123 / -
Комплект Side-by-Side сив / бял	9032839 / -



New

MRTve 1501 Performance

Брутен/Нетен обем	124 / 98 l
Външни размери в мм (Ш/Д/В)	600 / 648 / 852
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)	450 / 430 / 640
Клас на енергийна ефективност ¹	
Потребление на енергия за 365 дни ²	150 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	CC3
Температурен клас (Енергийна директива)	K4
Температура на околната среда ³	+10 °C до +40 °C
Хладилен агент	R 600a
Ниво на шум	47 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност / Инсталирана мощност отдадена топлина	2,0 A / 100 W 170 kJ/h
Охлаждаща система / Процедура на размразяване	динамичен / автоматично
Температурен диапазон	+1 °C до +9 °C
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
Материал на вратата / цвят	Стомана/бяла
Материал на вътрешния контейнер	Бяла пластмаса
Тип на управлението	Сензорна електроника
Индикация за температура	вътрешен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково
Работен плот	да, с възможност за сваляне
Регулируеми полици	2
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Използваеми Ш/Д на полиците в мм	450 / 410
Зареждане на 0,5 l PET/От лицевата страна 0,5 l PET	83 / 5
Зареждане на 0,33 l кенове/От лицевата страна 0,33 l кенове	156 / 6
Товароносимост на полиците	45 кг
Максимално общо зареждане	135 кг
Дръжка	Пластмасова дръжка, бяла
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати	да
посока на отваряне	дясна преместваема
Бруто/Нето тегло	39,8 / 37,4 кг
Акcesoари	
Сива решетъчна полица	7113408
Бяла решетъчна полица	
Свързваща рамка от неръждаема стомана	9518628
Бяла свързваща рамка	
Колела сива Ø 80 мм	9904819
Колела бял Ø 80 мм	
Регулируеми крачета сив / бял 116 - 161 мм	- / 9906105
Комплект Side-by-Side сив / бял	- / 9031901

¹ Съгласно регламент на ЕС 2019/2018.
² Измерване съгласно EN 16902:2016.
³ Указва температурата на околната среда, при която уредът може да работи безопасно.

Предимствата накратко

Тънка здрава покриваща рамка

Благодарение на тънката, но здрава покриваща рамка, фризерите тип ракла предоставят възможно най-голям изглед към продуктите.

Многокомпонентна рамка

Многокомпонентната рамка с атрактивен и модерен дизайн със заоблени ъгли осигурява стабилност и предпазва при изваждане на продуктите.

Индивидуално брендиране

Индивидуалното брендиране повишава вниманието към дадена компания и продуктите.



Стабилни колела

Ако фризерите тип ракла трябва да се местят често, колелата улесняват транспортирането. Моделите MRHsc са оборудвани с висококачествени гумирани 50 мм колела.

Аналогов температурен дисплей

Аналоговият температурен дисплей дава точна информация за зададената вътрешна температура.

Закалено еднослойно стъкло

Закаленото еднослойно стъкло осигурява стабилност на горната част на фризера тип ракла.

Лесно отваряне и затваряне

Лесно отваряне и затваряне на капака на фризера тип ракла благодарение на специален плъзгащ се слой в уплътнителните профили.

Изключително ефективна изолация

Високоэффективната изолация намалява консумацията на енергия и осигурява постоянни температури.

Хладилен агент без хлорофлуоровъглероди R 600a

Естественият хладилен агент R 600a без хлорофлуоровъглероди е екологичен и в комбинация с мощните компресори е много енергийно ефективен.

Съответствие с RoHS и WEEE

Съответствие с RoHS и WEEE чрез използване на екологично чисти материали, комбинирани с оптимална рециклируемост.



MRHsc 2862

Качество до последния детайл

Хладилните ракли Liebherr са оптимално оборудвани за професионална продължителна употреба. Издръжливият тих компресор и високоефективната изолация осигуряват надеждна работа и ефективност. Стабилните стъклени плъзгащи се капаци се затварят плътно дори при интензивна употреба, предотвратяват загубата на температура и позволяват добра видимост на продуктите. Безстепенното регулиране на температурата може да се поддържа постоянно между +2°C и +15°C. Корпусът от стоманена ламарина и неръждаемото алуминиево вътрешно тяло правят фризерите тип ракла устойчиви на удар и позволяват лесно почистване.



Action Area Rack от Liebherr

Презентиране на повече продукти на същото пространство? Нашият нов Action Area Rack прави това възможно. С този изключително стабилен и аксесоар с висока товароносимост нашите хладилници и фризери могат да бъдат подредени един над друг във всякаква комбинация. Това означава до 65% повече обем, без да се заема дори милиметър допълнително пространство. По този начин можете да предложите значително повече продукти – и то директно на нивото на очите на Вашите клиенти. Поставете привличащи вниманието продукти за импулсна продажба с Action Area Rack, например при касата или в зона за действие. Използвайте наличното си пространство по-ефективно, дори когато мястото е малко. Или събудете желанието на клиентите си за покупка с атрактивни сезонни продукти. През лятото искате да предлагате охладени напитки в камерата за лед? Или веган печива в сезона на барбекюто? Няма проблем, през зимата можете да пренаредите всичко отново.



Стабилен плъзгащ се стъклен капак

Стабилният плъзгащ се стъклен капак позволява добра видимост на продуктите и ефектно и убедително презентирание на продуктите. Опционално се предлага заключване на капака.



MRHsc 2862

Брутен/Нетен обем	303 / 222 l
Външни размери в мм (Ш/Д/В)	1045 / 680 / 825
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)	920 / 535 / 523
Клас на енергийна ефективност ¹	B A G
Потребление на енергия за 365 дни ²	153 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	CC2
Температурен клас (Енергийна директива)	K4
Температура на околната среда ³	+10°C до +30°C
Хладилен агент	R 290
Ниво на шум	42 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност	1,5 A
Инсталирана мощност	90 W
Охлаждаща система	статичен
Процедура на размразяване	ръчно
Температурен диапазон	+2°C до +15°C
Материал на капака	Стъклен плъзгащ се капак
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
Материал на вътрешния контейнер	Алуминий
Цвят Покривна рамка	сиво
Тип на управлението	Регулатор на оборотите
Брой кошници	0
Максимален брой кошници	4
Колелца	Направляващи колела
Вид на ключалката	с механично преоборудване
Бруто/Нето тегло	58,7 / 51,3 кг

Аксесоари	
Ключалка за заключване на капака с пана	
Ключалка за заключване на плъзгащи се стъклени капаки	7043660
Голяма кошница (270 мм)	7111081
Малка кошница (210 мм)	7111079
Бутон за регулиране	По заявка
Профили за табелки	7652063
Action-Area-Rack бял	9031196

Брутен/Нетен обем	296 / 252 l
Външни размери в мм (Ш/Д/В)	1045 / 680 / 825
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)	920 / 535 / 523
Клас на енергийна ефективност ¹	A A G
Потребление на енергия за 365 дни ²	133 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	CC2
Температурен клас (Енергийна директива)	K4
Температура на околната среда ³	+10°C до +30°C
Хладилен агент	R 290
Ниво на шум	42 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност	1,5 A
Инсталирана мощност	90 W
Охлаждаща система	статичен
Процедура на размразяване	ръчно
Температурен диапазон	+2°C до +15°C
Материал на капака	Алуминий плъзгащ се капак
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
Материал на вътрешния контейнер	Алуминий
Цвят Покривна рамка	сиво
Тип на управлението	Регулатор на оборотите
Брой кошници	0
Максимален брой кошници	4
Колелца	Направляващи колела
Вид на ключалката	с механично преоборудване
Бруто/Нето тегло	55,6 / 48,1 кг

Аксесоари	
Ключалка за заключване на капака с пана	7042835
Ключалка за заключване на плъзгащи се стъклени капаки	
Голяма кошница (270 мм)	7111081
Малка кошница (210 мм)	7111079
Бутон за регулиране	По заявка
Профили за табелки	7652063
Action-Area-Rack бял	9031196

¹ Съгласно регламент на ЕС 2019/2018.

² Измерване съгласно EN 16902:2016.

³ Указва температурата на околната среда, при която уредът може да работи безопасно.

Хладилни витрини



Комплект за монтаж на уреди един до друг (Side-by-Side)
Комплектът Side-by-Side дава възможност за лесно превръщане на два хладилника с витрини в един комбиниран хладилник-фризер с двойна врата с ширина 120 см. Непрекъснатата витрина на двата уреда осигурява перфектно представяне на марката.



Решетка на основата
Решетката на основата предпазва вътрешната облицовка и позволява да се използва пространството на шкафа за съхранение, дори на кегове.



Решетъчна полица
Полиците се с покритие от износостойчива пластмаса и могат да издържат до 45 kg (при с ширина 60 cm) или 60 kg (при с ширина 75 cm). Решетката на основата предпазва вътрешната облицовка и позволява да се използва пространството на шкафа за съхранение, дори на кегове.



Защитна скоба
Стабилната защитна скоба предпазва оптимално кондензатора в задната част на уреда и долната страна на уреда от удари при транспортиране на (по-големите) модели. Идеална е за транспортиране на уреди с камион.



Колела за защитната скоба
За да се улесни транспортирането, могат да се монтират две здрави колела директно отзад върху защитната скоба, като по този начин уредът може да се премества лесно като с ръчна количка.




Ценова лайсна
Етикети с цени и кодове за сканиране могат да се показват лесно с помощта на практичната ценова лайсна. Закрепва се лесно към предната част на решетъчните полици! Вложките за ценови лайсни могат да се използват и за целите на фирмената символика, когато се показват няколко марки.



Дървена полица
Издръжливата дървена полица от червен бук е проектирана оптимално за безопасно съхранение на бутилки. Тя придава усещане за високо качество на вътрешното пространство и освен че осигурява ясна видимост, предлага и лесен достъп до бутилките.



Стелаж за гравитационно подаване за бутилки
На практичния стелаж за гравитационно подаване бутилките от 0,5 литра са винаги на разположение отпред. Стелажът за гравитационно подаване може да се изтегля навън върху телескопични релси за добавяне на бутилки.




Рафтове от перфорирана ламарина
За да се гарантира стабилното съхранение дори на малки предмети в хладилниците, Liebherr е разработил плоски рафтове от перфорирана ламарина специално за тази цел. Те са изработени от метал с покритие и са предназначени за максимално натоварване до 45 kg. Перфорацията гарантира безпрепятствена циркулация на въздуха в цялото пространство за съхранение.

Ключалка
Уредите са оборудвани с ключалки (с изключение на FKDV 4513). Няколко уреда могат да се заключват с един ключ. За моделите FKDV 42... се предлагат допълнителни патрони с до десет заключващи цилиндъра и ключове. В стандартния вариант FKDV 4513 няма ключалка. Има опция за дооборудване с ключалка.

Хладилници със стъклена врата и с плътна врата



Дървена издръпваща се полица
Издръжливата дървена, издръпваща се полица от червен бук е проектирана оптимално за безопасно съхранение на бутилки. Тя придава усещане за високо качество на вътрешното пространство и освен че осигурява ясна видимост, предлага и бърз достъп до бутилките.



Рафтове от перфорирана ламарина
За да се гарантира стабилното съхранение дори на малки предмети в хладилниците, Liebherr е разработил плоски рафтове от перфорирана ламарина специално за тази цел. Те са изработени от метал с покритие и са предназначени за максимално натоварване до 45 kg. Перфорацията гарантира безпрепятствена циркулация на въздуха в цялото пространство за съхранение.



Стелаж за гравитационно подаване на бутилки – стелаж за гравитационно подаване за кенове
Гравитационното подаване държи кеновете винаги на разположение отпред. Стелажът за гравитационно подаване може да се изтегля навън върху телескопични релси за дозареждане.



Решетъчни полици / Решетка на основата
Здравата решетка на основата предпазва основата на уреда от надраскване при използване на по-тежки контейнери или кегове.



Регулируеми крака и колела
Регулируемите крака с височина 150-180 мм осигуряват достатъчен просвет и възможност за лесно почистване под уреда. Те могат да бъдат завинтени лесно в четири монтажни точки. Един комплект регулируеми крака съдържа четири модула. Колелата улесняват транспортирането и Ви позволяват да почиствате пода под уредите. Един комплект колела съдържа четири модула, като на всеки две колела има по една спирачка.



Ценова лайсна
Етикети с цени и кодове за сканиране могат да се показват лесно с помощта на практичната ценова лайсна. Закрепва се лесно към предната част на решетъчните полици! Вложките за ценови лайсни могат да се използват и за целите на фирмената символика, когато се показват няколко марки.



Защитни скоби със и без колела
Идеални за транспортиране на уреди: Здравата скоба защитава по най-добър начин задната и долната страна на уреда от удари. За да се улесни транспортирането на уреда, могат да се монтират две здрави колела директно отзад върху защитната скоба. Това означава, че уредът може да се премества удобно подобно на преместването с помощта на товарна количка.



Комплект за монтаж на уреди един до друг (Side-by-Side)
Комплектът за монтаж на уреди един до друг се монтира лесно и дава възможност за удобно използване на два или повече уреда един до друг, както и за разполагането им по визуално привлекателен начин. Освен това комплектът за монтаж на уреди един до друг (Side-by-Side) предотвратява образуването на конденз и лед между два уреда, които без комплекта Side-by-Side биха били разположени непосредствено един до друг.



Цифров вход за електронна ключалка
Цифровото отключване с електронната ключалка дава възможност за интегрирането на уреди на Liebherr в съществуващите външни системи за време и отваряне. Ако кутията за дистанционно управление се активира чрез напрежителен сигнал, електронната ключалка се отваря и се разрешава достъп до уреда. Примери за приложения са свързването със системи за достъп или интегрирането в приложения за управление на стоки.

Механична ключалка с различни ключове (10 устройства)
Механичната ключалка предпазва съхраняваните продукти от нежелан достъп. Ако се използват няколко уреда, се предлагат до десет специални ключалки с различни ключове.

Хладилници за напитки за монтаж под плот и динамично охлаждане

**Решетъчен рафт**

Допълнително пространство за съхранение, на което можете да се радвате дълго време: Решетъчната полица може да се поставя практично и Ви осигурява повече пространство и прегледност във Вашия модул. Благодарение на нейното дълготрайно покритие решетъчната полица за акcesoари е много здрава и лесна за почистване.

**Свързваща рамка**

Ако пространството за поставяне е ограничено, е възможно напр. хладилници за монтаж под плот да се разполагат един върху друг с помощта на свързващи рамки. За да се осигури оптимална стабилност, на уредите, които са монтирани със свързваща рамка, не трябва да се монтират колелца. Това е разрешено само за единични уреди.

**Колелца Ø 80 мм**

Стабилната и лесна за сглобяване основа с колела улеснява транспортирането, когато оборудването се мести често. Благодарение на висококачествената изработка и материали, се гарантира дълъг експлоатационен живот.

**Регулируеми крачета 116-161 мм**

Регулируемите по височина крачета осигуряват необходимата гъвкавост за регулиране на работната височина на уреда.

**Комплект за монтаж на уреди един до друг (Side-by-Side)**

Комплектът за монтаж на уреди един до друг се монтира лесно и дава възможност за удобно използване на два или повече уреда един до друг, както и за разполагането им по визуално привлекателен начин. Освен това комплектът за монтаж на уреди един до друг (Side-by-Side) предотвратява образуването на конденз и лед между два уреда, които без комплекта Side-by-Side биха били разположени непосредствено един до друг.

Хладилни ракли

**Оперативен стелаж**

Оперативният стелаж на Liebherr е допълнителна принадлежност, която ви позволява да подреждате адаптивно и модулно един над друг хладилници и фризери Liebherr, както и хоризонтални фризери за сладолед и охладители за бутилки.

**Патрон за заключване за капаци с пенопласт**


На всички модели може да се постави ключалка с езиче, за да се обезопаси съдържанието на хоризонталните фризери. Патрон за заключване на капаци с пенопласт, подходящ за MRHsc 2852.

**Патрон за заключване за плъзгащи се стъклени капаци**

На всички модели може да се постави ключалка с езиче, за да се обезопаси съдържанието на хоризонталните фризери. Патрон за заключване на плъзгащи се стъклени капаци, подходящ за MRHsc 2862.

**Кошници за окачване**

Кошниците за окачване предоставят възможност за пригледно представяне на стоките.

**Външен бутон за управление**

В хоризонталните охладители MRHsc външният бутон за управление прави по-лесен достъпа до термостата и регулирането на температурата. Той се предлага в шест различни цвята.

**Ценова лансна**

Етикети с цени и кодове за сканиране могат да се показват лесно с помощта на практичната ценова лансна. Закрепва се лесно към предната част на решетъчните полици!



WFbii 5241 Perfection

Уреди за вино Liebherr – за истинска наслада

Независимо дали се съхраняват за окончателно отлежаване, при перфектната температура за сервиране или се презентират атрактивно и готови за сервиране – уредите за вино от Liebherr дават на добрите вина подходящото пространство и климат, които заслужават.

Постоянните температури запазват характера на виното, подходящата влажност гарантира еластични тапи. Вашето ценно съдържание ще бъде защитено от чужди миризми и по този начин от промени във вкуса. А благодарение на високата UV защита и срещу нежелани процеси на стареене. Не на последно място, по-младите вина се оставят да отлежават без никакви вибрации.

Във всеки уред за вино Liebherr се крие пълна наслада. Но също така и за потребителя. Това се осигурява от издръжливи, висококачествени материали, както и от много функции за безопасност и удобно боравене.

Температурен диапазон

+5 °C до +20 °C



1 Zone

Температурни диапазони

+5 °C до +20 °C

+5 °C до +20 °C

+5 °C до +20 °C



2 Zones


3 Zones

Температурен диапазон

+5 °C до +20 °C



1 Zone



Уреди за сервиране на вино са съобразени със специалните изисквания на заведенията за обществено хранене и др. и по този начин за особено интензивна употреба и безпроблемно обслужване на клиентите. Детайлите по отношение на безопасност, хигиена, здравина и атрактивно осветление правят тези уреди надежден и добре изглеждащ партньор за продажба и обслужване.


Нашите **уреди за климатизиране на вино** предлагат максимална практичност при използване на две или три температурни зони, които могат да се настройват независимо една от друга в диапазон от + 5°C до + 20°C. По този начин в уреда с три температурни зони могат да се съхраняват едновременно червени вина, бели вина и шампанско при оптимална за сервиране температура. Тези уреди обаче предлагат и идеалните климатични условия за продължително съхранение на вина. Различните размери на температурните зони и изключително адаптивното регулиране на температурата правят тези уреди подходящи за всеки отделен асортимент от вина.

Уреди за съхранение на вино предлагат условия, подобни на тези във винарска изба. В тези уреди температурата е постоянна в цялото вътрешно пространство. В зависимост от необходимостта те могат да се настройват на температури от + 5°C до + 20°C. Уредите за съхранение на вино са предназначени специално за отлежаване на голям брой бутилки, но може да съхраняват и по-голямо количество вино при температура за сервиране.

Компактни уреди – Като специалист в областта на охлаждането, съхранението и контрола на температурата Liebherr предлага пространствени чудеса за всеки случай. Отлично организирани, ефективни компактни уреди за свежи идеи. Компактният уред за съхранение на вино е много подходящ за малки асортименти от вино. Ценните пури се съхраняват при оптимални условия в уред с контрол на влажността.

Размер на бутилките Бордо (0,75 l)
Цялата информация за вместимостта на бутилките се базира на тези размери.

Виноохладители 2026



Уреди за сервиране на вино

Color	Zones	Glass door	Model 1	Model 2	Model 3
Black	1 Zone	■	WFbli 7741	WFbli 5241	WFbli 5041

Уреди за климатизиране на вино

Color	Zones	Glass door	Model 1	Model 2	Model 3	Model 4	Model 5
GlassBlack	3 Zones	■	WPgbi 7483	WPgbi 5283			
			WPgbi 7473	WPgbi 5273			
	2 Zones	■	WPgbi 7472	WPgbi 5272			
BlackSteel	2 Zones	■		WPbsi 5252	WPbsi 5052		
				WSbsi 5252			
SmartSteel	2 Zones	■		WPsd 5252	WPsd 4652		

Уреди за съхранение на вино

Color	Zones	Glass door	Model 1	Model 2	Model 3	Model 4	Model 5	Model 6
Black	1 Zone	■		WPbli 5231	WPbli 5031			
			WSbli 7731	WSbli 5231	WSbli 5031			
		■			WPbl 5001	WPbl 4601	WPbl 4201	
				WSbl 5001	WSbl 4601	WSbl 4201		

Компактни уреди

Color	Zones	Glass door	Model	Width (mm)	Height (mm)
Уреди за съхранение на вино	1 Zone	■	WKes 653	43	61
Humidor	1 Zone	■	ZKes 453	43	61

Класификация

Букви

W	P	s	d	
W	P	g	b	i
W	S	b	s	i
W	F	b	l	i

1

2

3

4

5

Цифри

4	6	5	2
7	4	8	3
5	2	5	2
7	7	4	1

1

2

3

4

1 Продуктова група

W Вино

2 Технология / Оборудване

P Стъклена врата (Presentation)
S Пълна врата (Storage)
F Food Service

3 + 4 Материали

bl Black
bs BlackSteel
gb GlassBlack
sd Врата SmartSteel

5 Спецификация

i Включена SmartDeviceBox
h Humidity Range

1 + 2 Размери *

60 см ширина
42 125 см
46 145 см
50 165 см
52 185 см
57 200 см

70 см ширина
66 145 см
70 165 см
72 185 см

75 см ширина
75 165 см
76 185 см
77 200 см

3 Серия

0-1 GrandCru
2-4 GrandCru Selection / Perfection
5-6 Vinidor
7-9 Vinidor Selection

4 Брой температурни зони

1 1 зона
2 2 зони
3 3 зони

WPbli 5231 GrandCru Selection

* Вижте описанието на устройството за точните размери

Предимствата накратко

SmartDevice

Вградената кутия SmartDevice Ви предоставя възможност да управлявате уреда и да използвате допълнителни услуги чрез компютър и мобилни крайни устройства.

HumiditySelect

Чрез HumiditySelect влажността може да се регулира на две степени: Стандартна или висока.

Максимален капацитет за съхранение

В зависимост от модела съхранението на бутилки гърло към гърло върху здрави метални рафтове осигурява възможност за безопасно съхранение на 158 до 284 бутилки и лесен достъп до тях.

1 зона:

С постоянна температура в цялото вътрешно пространство, която може да се регулира от +5°C до +20°C.

VibrateSafe

Специално разработените, изключително тихи компресори и масивните рафтове гарантират, че виното ще бъде на спокойствие при неговото съхранение.

Регулируеми по височина метални рафтове

Здрави и лесни за почистване, с атрактивна дървена предна част, с възможност за регулиране на височината върху гладки релси.

FreshAir

Филтър с активен въглен поглъща надеждно всякакви миризми и запазва аромата.

TempProtect Plus

Два датчика измерват непрекъснато температурата в уреда за вино. При критична промяна се изпраща известие.*

eDoorLock

Електронната ключалка на вратата предотвратява неоторизирани действия и отключва шкафа за вино само след като бъде въведен правилен PIN код.*

Безопасност

Усъвършенствани функции за предупредителна сигнализация осигуряват както звукови, така и визуални аларми.*

PowerChill

Новопоставените бутилки се охлаждат много бързо и автоматично до идеалната температура за сервиране.

Ергономична дръжка на вратата с тънък профил

Усъвършенствани за честа употреба с вграден механизъм за отваряне.

UVProtect Plus

3-слойна защита: тонирано стъкло с два слоя вакуумно отложен метал осигуряват ефективна защита от слънчевите лъчи.

Светлина за презентация

Показва ефективно Вашата колекция от вина, дори при затворена врата. Силата на светене може да се регулира от дисплея.*

EasyFill

Лекота при зареждането на уреда за вино. При ъгли на отваряне от 90° и повече вратата остава отворена.

SelfClosing Door

Вратата на уреда за вино се затваря плавно, когато е отворена на по-малко от 90°.



WFbli 7741 Perfection

* също чрез приложението SmartDevice



Кошница EasyServe

За прегледно съхранение и лесен достъп на бара кошницата за бутилки EasyServe е закрепена на работна височина и се плъзга лесно върху релси.



LightColumn

Светодиодна светлинна колона от двете страни осветява равномерно вътрешното пространство на охладителя за вино при отварянето на вратата.




Дисплей с докосване и плъзгане

Прецизно вграденият във вратата дисплей Touch & Swipe подчертава високия стандарт на изработка. Неговото управление също е типично за Liebherr: интуитивно и лесно, чрез докосване и плъзгане.

Серии	
Съвършенство	
Качество	Поддържане на постоянна температура
	регулируем температурен диапазон в една зона: +5 °C до +20 °C
	постоянна индикация на текущата температура
	Тройно UV и защитно остъкляване/UVProtect Plus
	Съхранение при ниски вибрации/VibrateSafe
Отличен климат	Съхранение гърло към гърло за максимален капацитет за бутилки
	Сменяемо уплътнение на вратата
	2 регулируеми по височина крачета
	Регулируема влажност с HumiditySelect
	Една температурна зона
Удобство и практичност	1 бр. филтър за свеж въздух FreshAir със сигнализация за смяна
	Настройка на температурата на стъпки 1 °C
	Кошница EasyServe
	PowerChill
	Помощен механизъм за зареждане EasyFill
Дизайн и стил на живот	SelfClosing Door:
	Метални рафтове с възможност за регулиране на височината, с дървена предна част
	Дисплей: възможност за избор от 12 езика (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/BG/RU/ZH)
	Осветление LightColumn, двустранна
	Панел на задната стена: Неръждаема стомана
Безопасност	Дисплей с докосване и плъзгане
	Светлина за презентация
	дръжка с тънък профил, с вграден механизъм за отваряне матиран алуминий
	Ниско ниво на шума
	TempProtect Plus
Свързване	Врата, аларма за температура и отпадане на захранването
	Включва се, както звукова аларма, така и визуална на дисплея, чрез пулсиращо осветление и сигнализиращо съобщение със SmartDevice*
	Заклучване на дисплея
	eDoorLock
	SmartDevice (включена е кутия SmartDevice)
	Светлина за презентация*
	Настройка на температурата на стъпки 1 °C*
	Дисплей и управление на съответните функции на уреда*
	Специалните отличителни характеристики на тази серия са подчертани .


WFbli 5041



WFbli 5241



WFbli 7741



Качество и в най-малкия детайл



Метални рафтове

Здравите метални рафтове с предни части от букова дървесина могат да се преместват в зависимост от нуждите за адаптивно подреждане на бутилките. Опорите осигуряват сигурно задържане, а металът с покритие се чисти изключително лесно.



eDoorLock

Употребата без разрешение се предотвратява чрез eDoorLock. Ключалката на вратата може да се отключва чрез въвеждане на PIN код. А за още по-голяма сигурност приложението SmartDevice Ви информира по всяко време и на всяко място дали вратата е отворена или затворена.



LightColumn (двустранна)

Светодиодните колони LightColumns, простиращи се от горе до долу, от двете страни, осветяват равномерно вътрешното пространство и показват по най-добрия начин селекцията от вина. Специален акцент е регулируемото осветление за презентация, което създава привлекателен изглед на вината.



Ергономична дръжка

Ергономичната дръжка на вратата с тънък профил, с вграден механизъм за отваряне е усъвършенствана за честа употреба и позволява вратата да се отваря бързо и без особени усилия – дори когато я отваряте няколко пъти последователно.



Кошница EasyServe

Всяко движение на ръката е важно за изключителното обслужване. Това означава, че бутилките с вино трябва да бъдат подредени прегледно и да са лесно достъпни, както в нашата кошница за бутилки EasyServe. Разположена на работна височина, тя се плъзга плавно по релсите.



PowerChill

PowerChill охлажда автоматично новопоставените бутилки изключително бързо. Дори в натоварени дни с непрекъснато отваряне на вратата уредът генерира самостоятелно идеалната температура за сервиране и се връща автоматично в обичайния режим на пестене на енергия.



WFBli 7741

Perfection

Обем	642 l
Макс. брой бутилки Бордо 0,75 l ¹	284
Външни размери в мм (Ш/Д/В)	747 / 763 / 2044
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)	642 / 573 / 1830
Клас на енергийна ефективност ²	121 kWh
Потребление на енергия за 365 дни ³	SN-ST
Климатичен клас	+10 °C до +38 °C
Температура на околната среда ⁴	R 600a
Хладилен агент	38 dB(A)/C
Емисия на шум във въздуха / Клас на емисията на шум във въздуха	220 - 240V~ / 50/60 Hz / 1,5 A
Напрежение/Честота / Консумирана мощност	229 kJ/h
отдадена топлина	да / да
Вентилатор / Подаване на свеж въздух през филтър с активен въглен FreshAir	HumiditySelect (двустепенна: Standard & High)
Регулиране на влажността на въздуха	1 / 1
Температурни зони / Регулируеми хладилни контури	+5 °C до +20 °C
Регулируем температурен диапазон	Изолирана стъклена врата, черна рамка / черна
Врата / Странични стени	2.4" TFT дисплей цветен / във вратата
Тип на управлението/Позиция	Touch & Swipe
Обслужване на управлението	оптично и звуково / оптично и звуково
Аларма при повреда / Аларма (отворена врата)	да
Заклучване за деца	Пластмаса, графитено сива
Материал на вътрешния контейнер	вертикално друстранно LED осветление
Вътрешно осветление	да / да
с постоянно включване/с регулируема яркост	Включен SmartDeviceBox
Мрежово решение	да / Метална плоча с дървена предна част
EasyFill Помощ при зареждане / Материал на полиците	7 / 1
Полици / от тях изтеглящи се на телескопични релси	1
от които изтеглящи се полици за изправени бутилки	да
Регулируеми по височина полици	Дълга права дръжка с вградена механика за отваряне
Дръжка	в задната стена
Въздушен филтър	електронен, без дистанционно управление / да
Вид на ключалката / Самозатварящи се врати	дясна преместваема / сменяемо
посока на отваряне / уплътнение на вратата	да
Възможност за разполагане един до друг (Side-by-Side)	136,3 / 130,1 кг
Бруто/Нето тегло	

Акcesoари	9882460
Филтър с активен въглен FreshAir	- / 7113043
Дървена плоча / Плоча за презентации (Сгъваема плоча от дърво)	7113262 / 9882766
Метална плоча с дървена предна част / Щипка-комплект за обозначение	9882303
Поставка за представяне на бутилки	7435870
Тава за вода с вулканичен камък	
Перфорирана ламарина	
Устройството за предотвратяване на накланянето за стенен монтаж	9882767
Комплект Side-by-Side	9032282



WFBli 5241

Perfection

Обем	459 l
Макс. брой бутилки Бордо 0,75 l ¹	188
Външни размери в мм (Ш/Д/В)	597 / 763 / 1884
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)	492 / 587 / 1670
Клас на енергийна ефективност ²	117 kWh
Потребление на енергия за 365 дни ³	SN-ST
Климатичен клас	+10 °C до +38 °C
Температура на околната среда ⁴	R 600a
Хладилен агент	38 dB(A)/C
Емисия на шум във въздуха / Клас на емисията на шум във въздуха	220 - 240V~ / 50/60 Hz / 1,5 A
Напрежение/Честота / Консумирана мощност	188 kJ/h
отдадена топлина	да / да
Вентилатор / Подаване на свеж въздух през филтър с активен въглен FreshAir	HumiditySelect (двустепенна: Standard & High)
Регулиране на влажността на въздуха	1 / 1
Температурни зони / Регулируеми хладилни контури	+5 °C до +20 °C
Регулируем температурен диапазон	Изолирана стъклена врата, черна рамка / черна
Врата / Странични стени	2.4" TFT дисплей цветен / във вратата
Тип на управлението/Позиция	Touch & Swipe
Обслужване на управлението	оптично и звуково / оптично и звуково
Аларма при повреда / Аларма (отворена врата)	да
Заклучване за деца	Пластмаса, графитено сива
Материал на вътрешния контейнер	вертикално друстранно LED осветление
Вътрешно осветление	да / да
с постоянно включване/с регулируема яркост	Включен SmartDeviceBox
Мрежово решение	да / Метална плоча с дървена предна част
EasyFill Помощ при зареждане / Материал на полиците	7 / 1
Полици / от тях изтеглящи се на телескопични релси	1
от които изтеглящи се полици за изправени бутилки	да
Регулируеми по височина полици	Дълга права дръжка с вградена механика за отваряне
Дръжка	в задната стена
Въздушен филтър	електронен, без дистанционно управление / да
Вид на ключалката / Самозатварящи се врати	дясна преместваема / сменяемо
посока на отваряне / уплътнение на вратата	да
Възможност за разполагане един до друг (Side-by-Side)	108,8 / 103,6 кг
Бруто/Нето тегло	

Акcesoари	9882460
Филтър с активен въглен FreshAir	7113328 / 7113041
Дървена плоча / Плоча за презентации (Сгъваема плоча от дърво)	7113254 / 9882766
Метална плоча с дървена предна част / Щипка-комплект за обозначение	9882303
Поставка за представяне на бутилки	9882755
Тава за вода с вулканичен камък	9302885
Перфорирана ламарина	9882767
Устройството за предотвратяване на накланянето за стенен монтаж	9017744
Комплект Side-by-Side	

¹ Тези модели са предназначени за съхранение на вино. Максимална вместимост на бутилките с бордо по DIN (0,75 л) съгласно норма NF H 35-124 (H: 300.5 мм, Ø 76.1 мм)
² Съгласно регламент на ЕС 2019/2016.
³ Измерване съгласно EN 62552.
⁴ Указва температурата на околната среда, при която уредът може да работи безопасно.



WFBli 5041

Perfection

Обем	398 l
Макс. брой бутилки Бордо 0,75 l ¹	158
Външни размери в мм (Ш/Д/В)	597 / 763 / 1684
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)	492 / 587 / 1470
Клас на енергийна ефективност ²	111 kWh
Потребление на енергия за 365 дни ³	SN-ST
Климатичен клас	+10 °C до +38 °C
Температура на околната среда ⁴	R 600a
Хладилен агент	38 dB(A)/C
Емисия на шум във въздуха / Клас на емисията на шум във въздуха	220 - 240V~ / 50/60 Hz / 1,5 A
Напрежение/Честота / Консумирана мощност	167 kJ/h
отдадена топлина	да / да
Вентилатор / Подаване на свеж въздух през филтър с активен въглен FreshAir	HumiditySelect (двустепенна: Standard & High)
Регулиране на влажността на въздуха	1 / 1
Температурни зони / Регулируеми хладилни контури	+5 °C до +20 °C
Регулируем температурен диапазон	Изолирана стъклена врата, черна рамка / черна
Врата / Странични стени	2.4" TFT дисплей цветен / във вратата
Тип на управлението/Позиция	Touch & Swipe
Обслужване на управлението	оптично и звуково / оптично и звуково
Аларма при повреда / Аларма (отворена врата)	да
Заклучване за деца	Пластмаса, графитено сива
Материал на вътрешния контейнер	вертикално друстранно LED осветление
Вътрешно осветление	да / да
с постоянно включване/с регулируема яркост	Включен SmartDeviceBox
Мрежово решение	да / Метална плоча с дървена предна част
EasyFill Помощ при зареждане / Материал на полиците	6 / 1
Полици / от тях изтеглящи се на телескопични релси	1
от които изтеглящи се полици за изправени бутилки	да
Регулируеми по височина полици	Дълга права дръжка с вградена механика за отваряне
Дръжка	в задната стена
Въздушен филтър	електронен, без дистанционно управление / да
Вид на ключалката / Самозатварящи се врати	дясна преместваема / сменяемо
посока на отваряне / уплътнение на вратата	да
Възможност за разполагане един до друг (Side-by-Side)	99,5 / 94,8 кг
Бруто/Нето тегло	

Акcesoари	9882460
Филтър с активен въглен FreshAir	7113328 / 7113041
Дървена плоча / Плоча за презентации (Сгъваема плоча от дърво)	7113254 / 9882766
Метална плоча с дървена предна част / Щипка-комплект за обозначение	9882303
Поставка за представяне на бутилки	9882755
Тава за вода с вулканичен камък	9302885
Перфорирана ламарина	9882767
Устройството за предотвратяване на накланянето за стенен монтаж	9017743
Комплект Side-by-Side	

Предимствата накратко***

HumiditySelect

Чрез HumiditySelect влажността може да се регулира на две степени: Стандартна или висока.

FreshAir

Филтър с активен въглен поглъща надеждно всякакви миризми и запазва аромата.

VibrateSafe

Специално разработените, изключително тихи компресори и масивните рафтове гарантират, че виното ще бъде на спокойствие при неговото съхранение.

Вдлъбната ръкохватка

Функционалността се среща с елегантността: вдлъбнатите дръжки на моделите Vinidor Selection предлагат гладък и удобен захват и свободен обзор към изискания дизайн на климатизатора за темпериране на вино, който подхожда дори на най-изисканата обстановка.

3 зони

С постоянна температура в цялото вътрешно пространство, която може да се регулира от +5°C до +20°C.

Дървени рафтове FlexFit

Персонализирано оформление за поместване на бутилки с всякакъв размер.

TempProtect Plus

Два датчика измерват непрекъснато температурата в уреда за вино. При критична промяна се изпраща известие.*




WPgbi 5283 Vinidor Selection



eDoorLock

Бъдете спокойни с електронната ключалка на вратата - отключва се с ПИН код за сигурност и бърз достъп.



Безопасност

Усъвършенствани функции за предупредителна сигнализация осигуряват както звукови, така и визуални аларми.*

SommeliereBoard

Представете стилно Вашите вино и стъклени прибори.

Вътрешно пространство BlackSteel

Идеалният фон за колекция от вина. Панелът BlackSteel подобрява качествата на климатизатора, осигурявайки идеална циркулация на въздуха и влажност.

LightTower

Разгледайте завладяващото осветление в нашите уреди със стъклени врати. Виното се осветява от вертикални колони с регулируема сила на светлината.

UVProtect Plus

3-кратна защита: тонирано стъкло с два слоя вакуумно отложен метал осигуряват ефективна защита от слънчевите лъчи.

Механизъм за плавно затваряне SoftSystem

Изключително плавно затваряне на вратата, автоматично от ъгъл на отваряне около 35°.

* също чрез приложението SmartDevice

*** Детайлите на оборудването зависят от серията, вижте стр. 148/149



SommeliereBoard

Внесете елегантност във Вашата стая със SommeliereBoard (табла за сомелиери). Този изискан комплект представя всички Ваши вина, чаши, гарафи и прибори по изискан начин. Тя не само изглежда невероятно, но предлага и практичност с вградената кутия за съхранение и специалната работна повърхност за отваряне и сервиране на вино.



Дървени рафтове FlexFit

Персонализирани рафтове с табли FlexFit. Летвите, подходящи за всички бутилки – дори на бутилки Magnum. Поддържане на подредена колекция, лесна смяна на летвите.




LightTower

Усетете магията на осветлението в нашите уреди със стъклени врати. Две вертикални светодиодни кули осветяват бутилките с вино като предмет на изкуството. Можете да избирате интензивността на светлината.

	Vinidor	Vinidor Selection	
Качество	Поддържане на постоянна температура	Поддържане на постоянна температура	
	Регулируем температурен диапазон в 2 зони: +5°C до +20°C	Регулируем температурен диапазон в 2 или 3 зони: +5°C до +20°C	
	Постоянно показване на действителната температура за всяка зона	Постоянно показване на действителната температура	
	Троен стъклопакет за UV защита и допълнителна сигурност/UVProtect Plus	Троен стъклопакет за UV защита и допълнителна сигурност/UVProtect Plus	
	Съхранение без вибрации/VibrateSafe	Съхранение без вибрации/VibrateSafe	
	Сменяемо уплътнение на вратата	Сменяемо уплътнение на вратата	
	2 регулируеми по височина крачета	2 регулируеми по височина крачета	
	Подходящ климат	Регулируема влажност на въздуха благодарение на HumiditySelect	Регулируема влажност на въздуха благодарение на HumiditySelect
			Показване на действителната влажност на въздуха в StorageZone Водна кутия
		Филтър FreshAir във всеки разделител на зоните с напомняне за смяна	Филтър FreshAir във всеки разделител на зоните с напомняне за смяна
Комфорт и гъвкавост	Настройка на температурата на степени от 1°C	Настройка на температурата на степени от 1°C	
	пластмасов рафт за бутилки с дървени лайстни FlexFit (аксесоари)	рафт FlexFit с дървени лайстни	
	Полица за презентация		
	Механизъм за плавно затваряне SoftSystem	Механизъм за плавно затваряне SoftSystem	
	Дървени рафтове, регулируеми по височина (други рафтове се предлагат като аксесоари)	Дървени рафтове FlexFit със самозатваряне SoftTelescopic	
	Дисплей: избор между 9 и 12 езика * (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/BG/RU/ZH-CN)	Дисплей: избор между 12 езика (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/BG/RU/ZH-CN)	
Дизайн и лайфстайл	SommeliereBoard *	LightColumn	
	LED таванно осветление за всяка зона		
	Заден панел: SmartSteel	Заден панел: BlackSteel	
	Сензорен екран (SmartSteel Модели)		
	Touch & Swipe-Display (BlackSteel Модели)	Touch & Swipe-Display, вграден във вратата	
	Презентационна светлина (стъклена врата)	Презентационна светлина	
	дръжка с тънък профил, с вграден механизъм за отваряне	Вертикална интегрирана дръжка	
Ниско ниво на шум	Ниско ниво на шум		
Сигурност	InteriorFit	InteriorFit	
	TempProtect Plus	TempProtect Plus	
	Аларма за отворена врата, промяна в температурата и прекъсване на захранването	Аларма за отворена врата, промяна в температурата и прекъсване на захранването	
	Акустична и оптична аларма на екрана – чрез осветление и насочено известие благодарение на SmartDevice**	Акустична и оптична аларма на екрана – чрез осветление и насочено известие благодарение на SmartDevice**	
	DisplayLock	DisplayLock	
Свързаност *	eDoorLock, електронна ключалка		
	SmartDevice (вкл. SmartDevice устройство) *	SmartDevice (вкл. SmartDevice устройство)	
	Презентационна светлина **	Презентационна светлина **	
	Настройка на температурата на степени от 1°C **	Настройка на температурата на степени от 1°C **	
	Показване и управление на съответните функции на уреда **	Показване и управление на съответните функции на уреда **	
	Специалните отличителни характеристики на тази серия са подчертани .		

Vinidor

StainlessSteel 60 cm




WPsd 4652

Макс.: 107

WPsd 5252

Макс.: 155

BlackSteel 60 cm



WPbsi 5052

Макс.: 131

WPbsi 5252


Макс.: 155

WSbsi 5252

Макс.: 155

Vinidor Selection

GlassBlack 60 cm



WPgbi 5272

Макс.: 106


WPgbi 5273

Макс.: 104

WPgbi 5283

Макс.: 85

GlassBlack 70 cm



WPgbi 7472

Макс.: 204

WPgbi 7473

Макс.: 182

WPgbi 7483

Макс.: 145

При модели с ширина 60 cm: Дълбочина на уреда 67,5 cm

При модели с ширина 70 cm: Дълбочина на уреда 76,4 cm

Качество и в най-малкия детайл



LightTower

Усетете магията на осветлението в нашите уреди със стъклени врати. Две вертикални светодиодни кули осветяват бутилките с вино като предмет на изкуството. Можете да изберете интензивността на светлината.



Вътрешно пространство BlackSteel

Идеалният фон за колекция от вина. Панелът BlackSteel подобрява качествата на климатизатора, осигурявайки идеална циркулация на въздуха и влажност.



Дървени рафтове FlexFit

Персонализирани рафтове с табли FlexFit. Летвите, подходящи за всички бутилки – дори на бутилки Magnum. Поддържане на подредена колекция, лесна смяна на летвите.



Разделител на зоните

Още по-голяма универсалност при съхранението на бутилки с вино. Моделите Vinidor Selection са оборудвани с дървени пръти FlexFit. Те могат да бъдат монтирани като принадлежности за моделите Vinidor с пластмасови рафтове.



Тавичка за вода

Идеална влажност на въздуха може да бъде постигната, дори при сухи условия, благодарение на тавичка за вода, която се монтира лесно. Тя помага за поддържането на оптимална влажност в уреда, като събира вода от вътрешността на уреда или като я напълните при необходимост. По този начин Вашата колекция от вина се съхранява при идеални условия във всяка околна среда.



Вертикална интегрирана дръжка

Функционалността се среща с елегантността: вдлъбнатите дръжки на моделите Vinidor Selection предлагат гладък и удобен захват и свободен обзор към изискания дизайн на климатизатора за темпиране на вино, който подхожда дори на най-изисканата обстановка.



Дръжка на вратата с тънък профил, с механизъм за отваряне

Всички врати трябва да се отварят, но само някои от тях са конструирани по такъв начин, че това става без усилие. Независимо от това дали имате нужда от редовен достъп до уреда или от минимално усилие, вграденият механизъм за отваряне на вратата Ви помага, като свежда до минимум натоварването. Като бонус, елегантната дръжка също привлича погледа към Вашия уред.



SommeliereBoard

Внесете елегантност във Вашата стая със SommeliereBoard (табла за сомелиери). Този изискан комплект представя всички Ваши вина, чаши, гарафи и прибори по изискан начин. Тя не само изглежда невероятно, но предлага и практичност с вградената кутия за съхранение и специалната работна повърхност за отваряне и сервиране на вино.



WPsbi 5252

Vinidor

Обем	367 l
Макс. брой бутилки Бордо 0,75 l ¹	155
Външни размери в мм (Ш/Д/В)	597 / 675 / 1854
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)	461 / 500 / 1580
F A G	
Клас на енергийна ефективност ²	127 kWh
Потребление на енергия за 365 дни ³	SN-ST
Климатичен клас	+10 °C до +38 °C
Температура на околната среда ⁴	R 600a
Хладилен агент	37 dB(A)
Емисия на шум във въздуха	C
Клас на емисията на шум във въздуха	220 - 240V~ / 50/60 Hz / 1,2 A
Напрежение/Честота / Консумирана мощност	да
Вентилатор	да
Подаване на свеж въздух през филтър с активен въглен FreshAir	да
Регулиране на влажността на въздуха	HumiditySelect (двустепенна: Standard & High)
Температурни зони / Регулируеми хладилни контури	2 / 2
Регулируем температурен диапазон	+5 °C до +20 °C
Врата	Изолирана стъклена врата с BlackSteel рамка
Странични стени	BlackSteel
Тип на управлението/Позиция	2.4" TFT дисплей цветен / във вратата
Обслужване на управлението	Touch & Swipe
Аларма при повреда / Аларма (отворена врата)	оптично и звуково / оптично и звуково
Заклучване за деца	да
Вътрешно осветление	LED осветление на зоните
с постоянно включване/с регулируема яркост	да / да
Мрежово решение	Включен SmartDeviceBox
Материал на полиците	Бук
Полици	8
от тях плочи за презентация	1
Вид на разделителите на зоните	Рафт за бутилки без гъвкави дървени летви
Регулируеми по височина полици	да
Система за плавно затваряне SoftSystem	да
Дръжка	Дълга права дръжка с вградена механика за отваряне
Въздушен филтър	за всяка зона
посока на отваряне	дясна преместваема
уплътнение на вратата	сменяемо
Възможност за разполагане един до друг (Side-by-Side)	да
Бруто/Нето тегло	101,6 / 94 кг
Акcesoари	
Филтър с активен въглен FreshAir	9882460
Кутия SmartDevice	
Щипка-комплект за обозначение	9882766
Поставка за представяне на бутилки	9882303
Кутия за прибори UtensilienBox	9882760



WSbsi 5252

Vinidor

Обем	349 l
Макс. брой бутилки Бордо 0,75 l ¹	155
Външни размери в мм (Ш/Д/В)	597 / 675 / 1854
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)	461 / 471 / 1580
E A G	
Клас на енергийна ефективност ²	100 kWh
Потребление на енергия за 365 дни ³	SN-T
Климатичен клас	+10 °C до +43 °C
Температура на околната среда ⁴	R 600a
Хладилен агент	37 dB(A)
Емисия на шум във въздуха	C
Клас на емисията на шум във въздуха	220 - 240V~ / 50/60 Hz / 1,2 A
Напрежение/Честота / Консумирана мощност	да
Вентилатор	да
Подаване на свеж въздух през филтър с активен въглен FreshAir	да
Регулиране на влажността на въздуха	HumiditySelect (двустепенна: Standard & High)
Температурни зони / Регулируеми хладилни контури	2 / 2
Регулируем температурен диапазон	+5 °C до +20 °C
Врата	Изолирана стъклена врата с BlackSteel рамка
Странични стени	BlackSteel
Тип на управлението/Позиция	2.4" TFT дисплей цветен / във вратата
Обслужване на управлението	Touch & Swipe
Аларма при повреда / Аларма (отворена врата)	оптично и звуково / оптично и звуково
Заклучване за деца	да
Вътрешно осветление	LED осветление на зоните
с постоянно включване/с регулируема яркост	да / да
Мрежово решение	Включен SmartDeviceBox
Материал на полиците	Бук
Полици	8
от тях плочи за презентация	1
Вид на разделителите на зоните	Рафт за бутилки без гъвкави дървени летви
Регулируеми по височина полици	да
Система за плавно затваряне SoftSystem	да
Дръжка	Дълга права дръжка с вградена механика за отваряне
Въздушен филтър	за всяка зона
посока на отваряне	дясна преместваема
уплътнение на вратата	сменяемо
Възможност за разполагане един до друг (Side-by-Side)	да
Бруто/Нето тегло	78,6 / 71,6 кг
Акcesoари	
Филтър с активен въглен FreshAir	9882460
Кутия SmartDevice	
Щипка-комплект за обозначение	9882766
Поставка за представяне на бутилки	9882303
Кутия за прибори UtensilienBox	9882760



WPsbi 5052

Vinidor

Обем	319 l
Макс. брой бутилки Бордо 0,75 l ¹	131
Външни размери в мм (Ш/Д/В)	597 / 675 / 1654
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)	461 / 500 / 1380
F A G	
Клас на енергийна ефективност ²	123 kWh
Потребление на енергия за 365 дни ³	SN-ST
Климатичен клас	+10 °C до +38 °C
Температура на околната среда ⁴	R 600a
Хладилен агент	37 dB(A)
Емисия на шум във въздуха	C
Клас на емисията на шум във въздуха	220 - 240V~ / 50/60 Hz / 1,2 A
Напрежение/Честота / Консумирана мощност	да
Вентилатор	да
Подаване на свеж въздух през филтър с активен въглен FreshAir	да
Регулиране на влажността на въздуха	HumiditySelect (двустепенна: Standard & High)
Температурни зони / Регулируеми хладилни контури	2 / 2
Регулируем температурен диапазон	+5 °C до +20 °C
Врата	Изолирана стъклена врата с BlackSteel рамка
Странични стени	BlackSteel
Тип на управлението/Позиция	2.4" TFT дисплей цветен / във вратата
Обслужване на управлението	Touch & Swipe
Аларма при повреда / Аларма (отворена врата)	оптично и звуково / оптично и звуково
Заклучване за деца	да
Вътрешно осветление	LED осветление на зоните
с постоянно включване/с регулируема яркост	да / да
Мрежово решение	Включен SmartDeviceBox
Материал на полиците	Бук
Полици	7
от тях плочи за презентация	1
Вид на разделителите на зоните	Рафт за бутилки без гъвкави дървени летви
Регулируеми по височина полици	да
Система за плавно затваряне SoftSystem	да
Дръжка	Дълга права дръжка с вградена механика за отваряне
Въздушен филтър	за всяка зона
посока на отваряне	дясна преместваема
уплътнение на вратата	сменяемо
Възможност за разполагане един до друг (Side-by-Side)	да
Бруто/Нето тегло	93,2 / 86,1 кг
Акcesoари	
Филтър с активен въглен FreshAir	9882460
Кутия SmartDevice	
Щипка-комплект за обозначение	9882766
Поставка за представяне на бутилки	9882303
Кутия за прибори UtensilienBox	9882760



WPsd 5252

Vinidor

Обем	367 l
Макс. брой бутилки Бордо 0,75 l ¹	155
Външни размери в мм (Ш/Д/В)	597 / 675 / 1854
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)	461 / 500 / 1580
F A G	
Клас на енергийна ефективност ²	127 kWh
Потребление на енергия за 365 дни ³	SN-ST
Климатичен клас	+10 °C до +38 °C
Температура на околната среда ⁴	R 600a
Хладилен агент	37 dB(A)
Емисия на шум във въздуха	C
Клас на емисията на шум във въздуха	220 - 240V~ / 50/60 Hz / 1,2 A
Напрежение/Честота / Консумирана мощност	да
Вентилатор	да
Подаване на свеж въздух през филтър с активен въглен FreshAir	да
Регулиране на влажността на въздуха	HumiditySelect (двустепенна: Standard & High)
Температурни зони / Регулируеми хладилни контури	2 / 2
Регулируем температурен диапазон	+5 °C до +20 °C
Врата	Изолирана стъклена врата в рамка от неръждаема стомана с SmartSteel сребристо
Странични стени	Монокромнен LC дисплей / във вратата
Тип на управлението/Позиция	Сензорна електроника
Обслужване на управлението	оптично и звуково / оптично и звуково
Аларма при повреда / Аларма (отворена врата)	да
Заклучване за деца	да
Вътрешно осветление	LED осветление на зоните
с постоянно включване/с регулируема яркост	да / да
Мрежово решение	SmartDeviceBox: като опционален аксесоар
Материал на полиците	Бук
Полици	8
от тях плочи за презентация	
Вид на разделителите на зоните	Рафт за бутилки без гъвкави дървени летви
Регулируеми по височина полици	да
Система за плавно затваряне SoftSystem	
Дръжка	Дълга права дръжка с вградена механика за отваряне
Въздушен филтър	за всяка зона
посока на отваряне	дясна преместваема
уплътнение на вратата	сменяемо
Възможност за разполагане един до друг (Side-by-Side)	да
Бруто/Нето тегло	101,8 / 93,7 кг
Акcesoари	
Филтър с активен въглен FreshAir	9882460
Кутия SmartDevice	6125265
Щипка-комплект за обозначение	9882766
Поставка за представяне на бутилки	9882303
Кутия за прибори UtensilienBox	9882760



WPsd 4652

Vinidor

Обем	272 l
Макс. брой бутилки Бордо 0,75 l ¹	107
Външни размери в мм (Ш/Д/В)	597 / 675 / 1454
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)	461 / 500 / 1180
F A G	
Клас на енергийна ефективност ²	118 kWh
Потребление на енергия за 365 дни ³	SN-ST
Климатичен клас	+10 °C до +38 °C
Температура на околната среда ⁴	R 600a
Хладилен агент	38 dB(A)
Емисия на шум във въздуха	C
Клас на емисията на шум във въздуха	220 - 240V~ / 50/60 Hz / 1,2 A
Напрежение/Честота / Консумирана мощност	да
Вентилатор	да
Подаване на свеж въздух през филтър с активен въглен FreshAir	да
Регулиране на влажността на въздуха	HumiditySelect (двустепенна: Standard & High)
Температурни зони / Регулируеми хладилни контури	2 / 2
Регулируем температурен диапазон	+5 °C до +20 °C
Врата	Изолирана стъклена врата в рамка от неръждаема стомана с SmartSteel сребристо
Странични стени	Монокромнен LC дисплей / във вратата
Тип на управлението/Позиция	Сензорна електроника
Обслужване на управлението	оптично и звуково / оптично и звуково
Аларма при повреда / Аларма (отворена врата)	да
Заклучване за деца	да
Вътрешно осветление	LED осветление на зоните
с постоянно включване/с регулируема яркост	да / да
Мрежово решение	SmartDeviceBox: като опционален аксесоар
Материал на полиците	Бук
Полици	6
от тях плочи за презентация	
Вид на разделителите на зоните	Рафт за бутилки без гъвкави дървени летви
Регулируеми по височина полици	да
Система за плавно затваряне SoftSystem	
Дръжка	Дълга права дръжка с вградена механика за отваряне
Въздушен филтър	за всяка зона
посока на отваряне	дясна преместваема
уплътнение на вратата	сменяемо
Възможност за разполагане един до друг (Side-by-Side)	да
Бруто/Нето тегло	83,8 / 77,1 кг
Акcesoари	
Филтър с активен въглен FreshAir	9882460
Кутия SmartDevice	6125265
Щипка-комплект за обозначение	9882766
Поставка за представяне на бутилки	9882303
Кутия за прибори UtensilienBox	9882760

¹ Тези модели са предназначени за съхранение на вино. Максимална вместимост на бутилките с бордо по DIN (0,75 л) съгласно норма NF H 35-124 (H: 300,5 мм, Ø 76,1 мм)
² Съгласно регламент на ЕС 2019/2016.
³ Измерване съгласно EN 62552.
⁴ Указва температурата на околната среда, при която уредът може да работи безопасно.

Предимствата накратко

HumidityControl

Влажността може да се регулира активно на стъпки от по 5% в диапазона от 50 до 80% RH**.

VibrateSafe

Специално разработените, изключително тихи компресори и масивните рафтове гарантират, че виното ще бъде на спокойствие при неговото съхранение.

Максимален капацитет за съхранение

В зависимост от модела съхранението на бутилки гърло към гърло върху здрави метални рафтове осигурява възможност за безопасно съхранение на 141 до 324 бутилки и лесен достъп до тях.

1 зони

С постоянна температура в цялото вътрешно пространство, която може да се регулира от +5°C до +20°C.

Регулируеми по височина рафтове от дърво

Върху гладки релси.

FreshAir

Филтър с активен въглен поглъща надеждно всякакви миризми и запазва аромата.

TempProtect Plus

Два датчика измерват непрекъснато температурата в уреда за вино. При критична промяна се изпраща известие.*



WPbli 5231 GrandCru Selection



Ключалка

Защитава от достъп без разрешение.



Безопасност

Усъвършенствани функции за предупредителна сигнализация осигуряват както звукови, така и визуални аларми.*

Ергономична дръжка на вратата с тънък профил

В черно или алуминий, в зависимост от серията, матиран.

UVProtect Plus

3-кратна защита: тонирано стъкло с два слоя вакуумно отложен метал осигуряват ефективна защита от слънчевите лъчи.

Светлина за презентация

Показва ефективно Вашата колекция от вина, дори при затворена врата. Силата на светене може да се регулира от дисплея.*

EasyFill

Лекота при зареждането на уреда за вино. При ъгли на отваряне от 90° и повече вратата остава отворена.

SelfClosing Door

Вратата на уреда за вино се затваря плавно, когато е отворена на по-малко от 90°.

* също чрез приложението SmartDevice

** За температури в жилищна среда. При много суха/студена среда, например в мазета, препоръчваме специално изработена кутия за вода от нашата гама с принадлежности, която да поддържа системата.



SmartDevice

Вградената кутия SmartDevice Ви предоставя възможност да управлявате уреда и да използвате допълнителни услуги чрез компютър и мобилни крайни устройства.



LightColumn

Вътрешното пространство се осветява равномерно от простиращи се от горе до долу светодиодни светлинни колони.



Сензорен дисплей

При на Liebherr се работи много лесно чрез леко докосване с пръст на прозрачния сензорен дисплей.

Показаните данни за оборудването зависят от модела; валидно е описанието за съответния модел.

	GrandCru	GrandCru Selection
Качество	Поддържане на постоянна температура	Поддържане на постоянна температура
	Регулируем температурен диапазон в зона: +5°C до +20°C	Регулируем температурен диапазон в зона: +5°C до +20°C
	Постоянно показване на действителната температура	Постоянно показване на действителната температура
	Троен стъклопакет за UV защита и допълнителна сигурност/UVProtect Plus	Троен стъклопакет за UV защита и допълнителна сигурност/UVProtect Plus
	Съхранение без вибрации/VibrateSafe	Съхранение без вибрации/VibrateSafe
	Максимален капацитет за бутилки чрез оптимално съхранение	Максимален капацитет за бутилки чрез оптимално съхранение
Подходящ климат	Сменяемо уплътнение на вратата	Сменяемо уплътнение на вратата
	2 регулируеми по височина крачета	2 регулируеми по височина крачета
	Регулируема влажност на въздуха благодарение на HumiditySelect	Контролируема влажност на въздуха благодарение на HumidityControl
		Показване на действителната влажност на въздуха
	1 филтър FreshAir с функция за напомняне за смяна	1 филтър FreshAir с функция за напомняне за смяна
	Настройка на температурата на степени от 1°C	Настройка на температурата на степени от 1°C
Комфорт и гъвкавост	Помощ за зареждане EasyFill	Помощ за зареждане EasyFill
	SelfClosing Door	SelfClosing Door
	Рафтове от дърво, регулируеми по височина	Рафтове от дърво, регулируеми по височина
	Дисплей: избор между 9 езика (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)	Дисплей: избор между 9 езика (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)
Дизайн и лайфстайл	LED осветление на тавана	LED осветление на тавана (цяла врата), LightColumn (стъклена врата)
	Заден панел: Метално, графитен сиво	Заден панел: Неръждаема стомана
	Сензорен екран	Сензорен екран
	Презентационна светлина (стъклена врата)	Презентационна светлина (стъклена врата)
	Дръжка: черна	Дръжка: шлифован алуминий
Сигурност	Ниско ниво на шум	Ниско ниво на шум
	TempProtect Plus	TempProtect Plus
	Аларма за отворена врата, промяна в температурата и прекъсване на хранването	Аларма за отворена врата, промяна в температурата и прекъсване на хранването
	Акустична и оптична аларма на екрана – чрез осветление и насочено известие благодарение на SmartDevice*	Акустична и оптична аларма на екрана – чрез осветление и насочено известие благодарение на SmartDevice*
	Блокиране на дисплея	Блокиране на дисплея
	Механична ключалка, може да се монтира допълнително	Интегрирана механична ключалка
Свързаност*	SmartDevice-ready	SmartDevice (вкл. SmartDevice устройство)
	Презентационна светлина*	Презентационна светлина*
	Настройка на температурата на степени от 1°C*	Настройка на температурата на степени от 1°C*
	Показване и управление на съответните функции на уреда*	Показване и управление на съответните функции на уреда*
		Специалните отличителни характеристики на тази серия са подчертани .

GrandCru

WPbl 4201



125*
← 60 →

Макс.: 141

E A G

WSbl 4201



125*
← 60 →

Макс.: 141

A G D

WPbl 4601



145*
← 60 →

Макс.: 166

F A G

WSbl 4601



145*
← 60 →

Макс.: 166

A G E

WPbl 5001



165*
← 60 →

Макс.: 196

F A G

WSbl 5001




165*
← 60 →

Макс.: 196

A G E

GrandCru Selection

WPbli 5031




165*
← 60 →

Макс.: 196

F A G

WSbli 5031




165*
← 60 →

Макс.: 196

A G E

WPbli 5231




185*
← 60 →

Макс.: 229

F A G

WSbli 5231




185*
← 60 →

Макс.: 229

A G E

WSbli 7731



201*
← 75 →

Макс.: 324

E A G

Качество и в най-малкия детайл



TempProtect Plus

Благодарение на TempProtect Plus можете да сте двойно по-спокойни, знаейки, че Вашето вино е защитено от температурни колебания – тъй като уредът за съхранение на вино измерва температурата непрекъснато чрез два температурни сензора.



Регулиране на влажността

В моделите с HumiditySelect влажността може да се регулира на две степени: Стандартна или висока. В моделите с HumidityControl оптималната влажност може да се регулира на стъпки от по 5% между 50% и 80% RH*.



UVProtect Plus

Перфектна UV защита за дългосрочно съхранение: Тонирано стъкло и два слоя вакуумно отложен метал осигуряват ефективна защита от слънчевите лъчи за вината.



EasyFill

При ъгъл над 90° вратата на охладителя за вино остава отворена – за да се улесни зареждането. Когато е отворена на по-малко от 90°, вратата се затваря леко и автоматично.



VibrateSafe

Уредите за съхранение на вино на Liebherr гарантират грижливо съхранение със специално разработени безшумни компресори и здрави дървени рафтове от масивна букова дървесина.



LightColumn

Оптимален обзор върху всички вина: LightColumn преминава от горната към долната част на уреда. Светодиодите осигуряват равномерна осветеност в уреда за съхранение на вино.



Ключалка на вратата

Механичната ключалка на вратата осигурява постоянна безопасност за Вашата ценна колекция от вина. Ключалката е монтирана на едно ниво с повърхността на вратата и се вписва ненатрапчиво в общия дизайн.



Рафтове от дърво/макс. Капацитет на съхранение/гърло към гърло

За пълно оползотворяване на капацитета вътрешността е проектирана по такъв начин, че бутилките с вино да могат да се съхраняват гърло към гърло. Това осигурява достатъчно място за постоянно нарастващата колекция от вина.



SteelInterior

Комбинацията от рафтове от дърво и заден панел от неръждаема стомана SmartSteel е наслада за окото дори когато е празна. Повърхността на задната стена също така осигурява постоянна циркулация на въздуха.



FreshAir

Филтърът с активен въглен улавя всички миризми, така че букетът на Вашето вино да остане чист. На всеки шест месеца уредът Ви напомня за смяна на филтъра, която можете да извършите лесно сами.



Безопасност

Защитата на ценна колекция от вино е голяма отговорност. Ето защо нашите уреди за съхранение на вино са оборудвани с пълнен пакет за сигурност. Усъвършенстваните функции за предупредителна сигнализация осигуряват звукови и оптични предупреждения, преди виното да бъде увредено.



SmartDevice

Подготвени ли сте за бъдещето на интелигентния дом? Liebherr ще се радва да помогне. Кутията SmartDevice вече е включена в комплекта или може да се монтира допълнително към всички други уреди (готови за SmartDevice). Свържете Вашия Liebherr към интернет. Кутията SmartDevice може да се инсталира чрез няколко стъпки и вече отваря цял свят от цифрови възможности.



WSbli 7731

GrandCru Selection

Обем	628 l
Макс. брой бутилки Бордо 0,75 l ¹	324
Външни размери в мм (Ш/Д/В)	747 / 763 / 2044
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)	642 / 573 / 1830
Клас на енергийна ефективност ²	
Потребление на енергия за 365 дни ³	102 kWh
Климатичен клас	SN-T
Температура на околната среда ⁴	+10 °C до +43 °C
Хладилен агент	R 600a
Емисия на шум във въздуха	38 dB(A)
Клас на емисията на шум във въздуха	C
Напрежение/Честота / Консумирана мощност	220 - 240V~ / 50/60 Hz / 1,5 A
Вентилатор	да
Подаване на свеж въздух през филтър с активен въглен FreshAir	да
Регулиране на влажността на въздуха	HumidityControl
Температурни зони / Регулируеми хладилни контури	1 / 1
Регулируем температурен диапазон	+5 °C до +20 °C
Врата / Странични стени	Цяла врата, черна / черна
Тип на управлението/Позиция	Монохромен LC дисплей / във вратата
Обслужване на управлението	Сензорна електроника
Аларма при повреда / Аларма (отворена врата)	оптично и звуково / оптично и звуково
Заклучване за деца	да
Материал на вътрешния контейнер	Пластмаса, графитено сива
Вътрешно осветление	LED осветление в горната част
с постоянно включване/с регулируема яркост	
Мрежово решение	Включен SmartDeviceBox
EasyFill Помощ при зареждане / Материал на полиците	да / Бук
Полици / Регулируеми по височина полици	7 / да
Дръжка	Алуминиева дръжка
Въздушен филтър	в задната стена
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати / посока на отваряне	да / дясно преместваема
уплътнение на вратата	сменяемо
Възможност за разполагане един до друг (Side-by-Side)	да
Бруто/Нето тегло	93,2 / 87,2 кг
Акcesoари	
Филтър с активен въглен FreshAir	9882460
Дървена плоча	7113338
Плоча за презентации (Сгъваема плоча от дърво)	7113043
Метална плоча с дървена предна част	7113262
Щипка-комплект за обозначение	9882766
Поставка за представяне на бутилки	9882303
Тава за вода с вулканичен камък	9882756
Комплект Side-by-Side	9032282



WPbli 5231

GrandCru Selection

Обем	442 l
Макс. брой бутилки Бордо 0,75 l ¹	229
Външни размери в мм (Ш/Д/В)	597 / 763 / 1884
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)	492 / 587 / 1670
Клас на енергийна ефективност ²	
Потребление на енергия за 365 дни ³	115 kWh
Климатичен клас	SN-ST
Температура на околната среда ⁴	+10 °C до +38 °C
Хладилен агент	R 600a
Емисия на шум във въздуха	38 dB(A)
Клас на емисията на шум във въздуха	C
Напрежение/Честота / Консумирана мощност	220 - 240V~ / 50/60 Hz / 1,5 A
Вентилатор	да
Подаване на свеж въздух през филтър с активен въглен FreshAir	да
Регулиране на влажността на въздуха	HumidityControl
Температурни зони / Регулируеми хладилни контури	1 / 1
Регулируем температурен диапазон	+5 °C до +20 °C
Врата / Странични стени	Изолирана стъклена врата, черна рамка / черна
Тип на управлението/Позиция	Монохромен LC дисплей / във вратата
Обслужване на управлението	Сензорна електроника
Аларма при повреда / Аларма (отворена врата)	оптично и звуково / оптично и звуково
Заклучване за деца	да
Материал на вътрешния контейнер	Пластмаса, графитено сива
Вътрешно осветление	вертикално едностранно LED осветление
с постоянно включване/с регулируема яркост	да / да
Мрежово решение	Включен SmartDeviceBox
EasyFill Помощ при зареждане / Материал на полиците	да / Бук
Полици / Регулируеми по височина полици	6 / да
Дръжка	Алуминиева дръжка
Въздушен филтър	в задната стена
Вид на ключалката	с механично преоборудване
Самозатварящи се врати / посока на отваряне	да / дясно преместваема
уплътнение на вратата	сменяемо
Възможност за разполагане един до друг (Side-by-Side)	да
Бруто/Нето тегло	98,3 / 93 кг
Акcesoари	
Филтър с активен въглен FreshAir	9882460
Дървена плоча	7113328
Плоча за презентации (Сгъваема плоча от дърво)	7113041
Метална плоча с дървена предна част	7113254
Щипка-комплект за обозначение	9882766
Поставка за представяне на бутилки	9882303
Тава за вода с вулканичен камък	9882755
Комплект Side-by-Side	9017744



WSbli 5231

GrandCru Selection

Обем	433 l
Макс. брой бутилки Бордо 0,75 l ¹	229
Външни размери в мм (Ш/Д/В)	597 / 763 / 1884
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)	492 / 573 / 1670
Клас на енергийна ефективност ²	
Потребление на енергия за 365 дни ³	96 kWh
Климатичен клас	SN-T
Температура на околната среда ⁴	+10 °C до +43 °C
Хладилен агент	R 600a
Емисия на шум във въздуха	38 dB(A)
Клас на емисията на шум във въздуха	C
Напрежение/Честота / Консумирана мощност	220 - 240V~ / 50/60 Hz / 1,5 A
Вентилатор	да
Подаване на свеж въздух през филтър с активен въглен FreshAir	да
Регулиране на влажността на въздуха	HumidityControl
Температурни зони / Регулируеми хладилни контури	1 / 1
Регулируем температурен диапазон	+5 °C до +20 °C
Врата / Странични стени	Цяла врата, черна / черна
Тип на управлението/Позиция	Монохромен LC дисплей / във вратата
Обслужване на управлението	Сензорна електроника
Аларма при повреда / Аларма (отворена врата)	оптично и звуково / оптично и звуково
Заклучване за деца	да
Материал на вътрешния контейнер	Пластмаса, графитено сива
Вътрешно осветление	LED осветление в горната част
с постоянно включване/с регулируема яркост	
Мрежово решение	Включен SmartDeviceBox
EasyFill Помощ при зареждане / Материал на полиците	да / Бук
Полици / Регулируеми по височина полици	6 / да
Дръжка	Алуминиева дръжка
Въздушен филтър	в задната стена
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати / посока на отваряне	да / дясно преместваема
уплътнение на вратата	сменяемо
Възможност за разполагане един до друг (Side-by-Side)	да
Бруто/Нето тегло	76,2 / 71 кг
Акcesoари	
Филтър с активен въглен FreshAir	9882460
Дървена плоча	7113328
Плоча за презентации (Сгъваема плоча от дърво)	7113041
Метална плоча с дървена предна част	7113254
Щипка-комплект за обозначение	9882766
Поставка за представяне на бутилки	9882303
Тава за вода с вулканичен камък	9882755
Комплект Side-by-Side	9017744



WPbli 5031

GrandCru Selection

Обем	385 l
Макс. брой бутилки Бордо 0,75 l ¹	196
Външни размери в мм (Ш/Д/В)	597 / 763 / 1684
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)	492 / 587 / 1470
Клас на енергийна ефективност ²	
Потребление на енергия за 365 дни ³	111 kWh
Климатичен клас	SN-ST
Температура на околната среда ⁴	+10 °C до +38 °C
Хладилен агент	R 600a
Емисия на шум във въздуха	38 dB(A)
Клас на емисията на шум във въздуха	C
Напрежение/Честота / Консумирана мощност	220 - 240V~ / 50/60 Hz / 1,5 A
Вентилатор	да
Подаване на свеж въздух през филтър с активен въглен FreshAir	да
Регулиране на влажността на въздуха	HumidityControl
Температурни зони / Регулируеми хладилни контури	1 / 1
Регулируем температурен диапазон	+5 °C до +20 °C
Врата / Странични стени	Изолирана стъклена врата, черна рамка / черна
Тип на управлението/Позиция	Монохромен LC дисплей / във вратата
Обслужване на управлението	Сензорна електроника
Аларма при повреда / Аларма (отворена врата)	оптично и звуково / оптично и звуково
Заклучване за деца	да
Материал на вътрешния контейнер	Пластмаса, графитено сива
Вътрешно осветление	вертикално едностранно LED осветление
с постоянно включване/с регулируема яркост	да / да
Мрежово решение	Включен SmartDeviceBox
EasyFill Помощ при зареждане / Материал на полиците	да / Бук
Полици / Регулируеми по височина полици	5 / да
Дръжка	Алуминиева дръжка
Въздушен филтър	в задната стена
Вид на ключалката	с механично преоборудване
Самозатварящи се врати / посока на отваряне	да / дясно преместваема
уплътнение на вратата	сменяемо
Възможност за разполагане един до друг (Side-by-Side)	да
Бруто/Нето тегло	89,8 / 85,3 кг
Акcesoари	
Филтър с активен въглен FreshAir	9882460
Дървена плоча	7113328
Плоча за презентации (Сгъваема плоча от дърво)	7113041
Метална плоча с дървена предна част	7113254
Щипка-комплект за обозначение	9882766
Поставка за представяне на бутилки	9882303
Тава за вода с вулканичен камък	9882755
Комплект Side-by-Side	9017743



WSbli 5031

GrandCru Selection

Обем	378 l
Макс. брой бутилки Бордо 0,75 l ¹	196
Външни размери в мм (Ш/Д/В)	597 / 763 / 1684
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)	492 / 573 / 1470
Клас на енергийна ефективност ²	
Потребление на енергия за 365 дни ³	97 kWh
Климатичен клас	SN-T
Температура на околната среда ⁴	+10 °C до +43 °C
Хладилен агент	R 600a
Емисия на шум във въздуха	38 dB(A)
Клас на емисията на шум във въздуха	C
Напрежение/Честота / Консумирана мощност	220 - 240V~ / 50/60 Hz / 1,5 A
Вентилатор	да
Подаване на свеж въздух през филтър с активен въглен FreshAir	да
Регулиране на влажността на въздуха	HumidityControl
Температурни зони / Регулируеми хладилни контури	1 / 1
Регулируем температурен диапазон	+5 °C до +20 °C
Врата / Странични стени	Цяла врата, черна / черна
Тип на управлението/Позиция	Монохромен LC дисплей / във вратата
Обслужване на управлението	Сензорна електроника
Аларма при повреда / Аларма (отворена врата)	оптично и звуково / оптично и звуково
Заклучване за деца	да
Материал на вътрешния контейнер	Пластмаса, графитено сива
Вътрешно осветление	LED осветление в горната част
с постоянно включване/с регулируема яркост	
Мрежово решение	Включен SmartDeviceBox
EasyFill Помощ при зареждане / Материал на полиците	да / Бук
Полици / Регулируеми по височина полици	5 / да
Дръжка	Алуминиева дръжка
Въздушен филтър	в задната стена
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати / посока на отваряне	да / дясно преместваема
уплътнение на вратата	сменяемо
Възможност за разполагане един до друг (Side-by-Side)	да
Бруто/Нето тегло	70 / 65,4 кг
Акcesoари	
Филтър с активен въглен FreshAir	9882460
Дървена плоча	7113328
Плоча за презентации (Сгъваема плоча от дърво)	7113041
Метална плоча с дървена предна част	7113254
Щипка-комплект за обозначение	9882766
Поставка за представяне на бутилки	9882303
Тава за вода с вулканичен камък	9882755
Комплект Side-by-Side	9017743

¹ Тези модели са предназначени за съхранение на вино. Максимална вместимост на бутилките с бордо по DIN (0,75 л) съгласно норма NF H 35-124 (H: 300.5 мм, Ø 76.1 мм)
² Съгласно регламент на ЕС 2019/2016.
³ Измерване съгласно EN 62552.
⁴ Указва температурата на околната среда, при която уредът може да работи безопасно.

Компактни уреди





LED осветление

За оптимално презентирание на най-добрите вина WKes 653 е оборудван с превключваемо и димируемо LED осветление. Тъй като светодиодите излъчват минимална топлина и никакво ултравиолетово лъчение, вината могат да бъдат презентирани с правилната светлина за по-дълъг период от време, без да бъдат повредени.



Сензорна електроника

Идеалната температура за дългосрочно съхранение на вина е между +8°C и +12°C. Белите вина, които се съхраняват при температура на сервиране, в идеалния случай трябва да се съхраняват под +10°C, а червените вина – при до +18°C. Затова температурата може да се настрои прецизно с удобната сензорна електроника между +5°C и +20°C.



WKes 653

GrandCru

Обем	48 l
Макс. брой бутилки Бордо 0,75 l ¹	12
Външни размери в мм (Ш/Д/В)	425 / 478 / 612
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)	350 / 310 / 370
Клас на енергийна ефективност ²	78 kWh
Потребление на енергия за 365 дни ³	SN
Климатичен клас	+10°C до +32°C
Температура на околната среда ⁴	R 600a
Хладилен агент	37 dB(A)
Емисия на шум във въздуха	C
Клас на емисията на шум във въздуха	220 - 240V~ / 50 Hz
Напрежение/Честота	1,0 A
Консумирана мощност	да
Вентилатор	да
Подаване на свеж въздух през филтър с активен въглен FreshAir	да
Регулиране на влажността на въздуха	HumiditySelect (двустепенна: Standard & High)
Температурни зони	1
Регулируеми хладилни контури	1
Регулируем температурен диапазон	+5°C до +20°C
Врата	Изолирана стъклена врата в рамка от неръждаема стомана с SmartSteel
Странични стени	Неръждаема стомана със SmartSteel
Тип на управлението/Позиция	LC дисплей / във вътрешното пространство
Обслужване на управлението	Сензорна електроника
Аларма при повреда	оптично и звуково
Аларма (отворена врата)	звуково
Заклучване за деца	да
Вътрешно осветление	LED
с постоянно включване/с регулируема яркост	да / да
Материал на полиците	Бук
Полици	3
Чекмедже за прибори	1
Вид на ключалката	механичен
посока на отваряне	десен монтаж
уплътнение на вратата	сменяемо
Бруто/Нето тегло	32,8 / 29,5 кг
Акcesoари	
Филтър с активен въглен FreshAir	9881287
Щипка-комплект за обозначение	9094559



ZKes 453

Humidor

Полезен обем	39 l
Външни размери в мм (Ш/Д/В)	425 / 478 / 612
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)	300 / 274 / 340
Потребление на енергия за 365 дни	162 kWh
Климатичен клас	N
Температура на околната среда ⁴	+16°C до +32°C
Хладилен агент	R 600a
Ниво на шум	40 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност	0,5 A
Вентилатор	да
Подаване на свеж въздух през филтър с активен въглен FreshAir	да
Регулиране на влажността на въздуха	HumidityControl
Температурни зони	1
Регулируеми хладилни контури	1
Регулируем температурен диапазон	+16°C до +20°C
Диапазон на влажността	68% до 75%
Врата	Изолирана стъклена врата в рамка от неръждаема стомана с SmartSteel
Странични стени	Неръждаема стомана със SmartSteel
Тип на управлението/Позиция	LC дисплей / във вътрешното пространство
Обслужване на управлението	Сензорна електроника
Аларма при повреда	оптично и звуково
Аларма (отворена врата)	звуково
Заклучване за деца	да
Вътрешно осветление	LED
с постоянно включване/с регулируема яркост	да / да
Материал на полиците	Испанско кедрово дърво
Полици	2
Използваеми Ш/Д на полиците в мм	313 / 262
Кутия за презентации	2
Вид на ключалката	механичен
посока на отваряне	десен монтаж
уплътнение на вратата	сменяемо
Бруто/Нето тегло	34 / 30,6 кг
Акcesoари	
Филтър с активен въглен FreshAir	9881287



Презентационни кутии

Пурите могат да се съхраняват поотделно в презентационни кутии с различна височина. Кутиите са изработени от испанско кедрово дърво и се свалят лесно.



Влажност на въздуха

Във вградения воден резервоар може да се напълни един литър дестилирана вода. Сензорите за влажност регулират необходимостта от вода и осигуряват прецизно избраната влажност между 68% и 75%. Визуална индикация Ви информира своевременно, когато трябва да се напълни вода.

¹ Тези модели са предназначени за съхранение на вино. Максимална вместимост на бутилките с бордо по DIN (0,75 л) съгласно норма NF H 35-124 (H: 300,5 мм, Ø 76,1 мм)
² Съгласно регламент на ЕС 2019/2016.
³ Измерване съгласно EN 62552.
⁴ Указва температурата на околната среда, при която уредът може да работи безопасно.

Показаните детайли за оборудването зависят от модела – валидно е описанието за съответния модел.

Климатизатори за вино

**SmartDevice модул**

Виното пред погледа Ви навсякъде. Шкафът за вино на Liebherr може да се свърже в мрежа бързо чрез SmartDevice модул като акcesoар. Това Ви предоставя всички предимства на приложението SmartDevice: Получете достъп до устройството от всяко място, преглеждайте и променяйте настройките в движение, например температурата. Освен това на смартфона се изпраща информация, важна за безопасността на уреда и на виното.

**Филтър с активен въглен FreshAir**

За да се гарантира, че виното може да отлежава при оптимално качество на въздуха и че букетът му не се променя, филтърът с активен въглен FreshAir поглъща надеждно всички видове миризми. Филтърът трябва да се сменя на всеки 6 месеца и за това се сигнализира чрез функция за напомняне (в зависимост от модела).

**Резервоар за вода и вулканични камъни**

Резервоарът за вода, който може да се монтира допълнително, и вулканичните камъни помагат за поддържането на идеалната влажност, така че влажността на талите да остава оптимална дори при сухи условия.

Климатизатори за вино

**Дървени релси, комплект от 3**

Дали малко или голямо – всички влизат вътре. С допълнителните дървени релси съхранявайте сигурно и малките бутилки с вино във вашия шкаф за вино Liebherr. Просто поставете релсите в дървения рафт – готово.

**Клипсове за надписване**

За идеалната организация на вашите запаси от вино: пет стилни клипса от алуминий. Те могат да бъдат закрепени гъвкаво към рафта с бутилките и свободно надписани.

**Препарат за почистване на неръждаема стомана**

Отстранява надеждно и нежно отпечатъци от пръсти, ивици и петна от повърхности върху неръждаема стомана. (Да не се прилага за SmartSteel.)

**Поставка за представяне на бутилки**


Подчертава умело специални бутилки: Елегантната поставка за бутилки поставя бутилките с вино в центъра на вниманието и привлича погледа към етикета на виното. Освен това осигурява сигурна опора на отворените бутилки.

**Регулируема по височина дървена плоча**

Изтънчена и съвременна. Елегантните изработени от бук дървени плочи са предназначени за хоризонтално съхранение на бутилки вино при ниски вибрации и подпомагат съхранението, изваждането и организирането с ергономичната си форма. Едно допълнително предимство: Дървото диша и може да съхранява малки количества вода, което е полезно за микроклимата във вътрешното пространство. Поради това и за продължителното съхранение.

**Плоча за презентации от дърво**

Върху плочата за презентации от буково дърво могат също да се съхраняват безопасно две отворени бутилки вино и да се представят по стойностен начин. Това може да се осъществи благодарение на вградената в дъската функция за съгване.

**Дръжка**

За да пасне уредът оптимално към съответната кухненска среда, здравата алуминиева дръжка може да се замени с по-тъсна дръжка, изработена от матирана неръждаема стомана.

**Ключалка**

Удоволствие, което остава заключено за другите. Колекциите от вина обикновено също са първокласна инвестиция. Затова те трябва да бъдат защитени по този начин. Поради това шкафът за съхранение на вино GrandCru може да бъде дооборудван лесно с механична ключалка на вратата.

**Устройство за предотвратяване на накланяне**

Устройството за предотвратяване на накланянето закрепва здраво горната част на уреда към стената. За стабилно положение и безопасно зареждане и изпразване на изтеглящите се полици, дори при максимално напълване.

**Регулируема по височина метална плоча с дървена предна част**

Здравата метална плоча съчетава всичко, което е необходимо за съхранение на вино в заведението за обществено хранене. Тя може да се мести в уреда за адаптивно разпределение на бутилките. Опорите осигуряват особено надеждно задържане. Металът с покритие се почиства изключително лесно. А семплият и изчистен дизайн с предна част от бук хармонира с всички съхранявани вина.

**Перфорирана метална плоча**

Перфорираната опорна плоча осигурява добра стабилност на бутилките. Затова напитките и съдовете се съхраняват винаги безопасно. Перфорираните опорни плочи са изключително издръжливи и са много подходящи за зареждане с напитки.

**Поцинкована решетъчна полица**

Решетъчна полица за допълнителни нужди.



Мърчандайзинг фризе- ри за хранително-вку- совата промишленост и търговията на дребно – качество, което се отплаща

В свят, който става все по-мобилен и по-бърз, добрата видимост и правилните импулси са от значение: Благодарение на оптималната TDA (обща площ за излагане) фризерите тип ракла Liebherr презентират , сладоледи или закуски, сладолед или продукти за комфорт и Ви подканват да ги вземете. Техният атрактивен дизайн определя мащабите в сектора, индивидуалните опции за брандиране превръщат всеки фризер тип ракла грабващо вниманието изживяване на марката. Изпълнени са не само най-високите изисквания за повече , но и тези за повече устойчивост. В допълнение към ниските разходи за енергия, естествените хладилни агенти, компонентите без PVC и ниските топлинни емисии, високоефективните професионални уреди също впечатляват с липсата на нужда от поддръжка и надеждно замразяване за най-малко 15 години. Или накратко: чрез ненадминати TCO (общии експлоатационни разходи).

Увеличете разпознаваемостта на Вашата марка.

Liebherr предлага множество възможности за индивидуално и впечатляващо брендиране на фризери. Можете да изберете между различни методи и различни модели. По желание можем да разработим Ваши собствени концепции за уреди, които напълно отговарят на вашата марка и специфични изисквания.



Индивидуални стикери

В зависимост от количеството и мотива, желаното брендиране се нанася върху подходящ стикер, обикновено PVC фолио, чрез сито или дигитален печат. Той се отпечатва върху корпуса на фризера тип ракла или шкафа от пяна.



Стикери за дисплей/странична стена/врата и индивидуален цветови дизайн

Чрез индивидуален цветови дизайн Вашата марка може да бъде представена по привлекателен начин, а продуктите да бъдат представени по още по-атрактивен начин. Страничните стени на раклата и пластмасовите крайни части на рамката на раклата, както и дисплеят и рамката на дисплея на фризерните модули за стимулиране на продажбите могат да бъдат персонализирани.

Предимствата накратко



Енергоефективно вътрешно LED осветление

Енергоефективно LED вътрешно осветление за ефектно и убедително представяне на офертите. Опционално се предлага заключване на капака.

Многокомпонентна рамка от пластмаса и алуминий

Многокомпонентната рамка, изработена от пластмаса и алуминий, с атрактивен и модерен дизайн със заоблени ъгли осигурява стабилност и по-добра хигиена и предпазва при изваждане на продуктите.

Високоэффективна изолация

Високоэффективната изолация осигурява постоянни температури и намалява разхода на енергия.

Съответствие с ROHS и WEEE

Съответствие с RoHS и WEEE благодарение на екологични материали, комбинирани с оптимална възможност за рециклиране.



Заклучване на капака

Заклучването на капака предпазва от неоторизиран достъп.

Стабилни висящи кошници

Стабилните висящи кошници позволяват прегледно презентиране на продуктите.

Закалено еднослойно стъкло

Закаленото еднослойно стъкло е нечупливо, еластично и предлага стабилност в горната част на раклата. Освен това, благодарение на по-ниското топлинно излъчване, се гарантира оптимална видимост към съхраняваните продукти. Капакът може да се сваля за лесна работа и почистване.

Профилно уплътнение

Профилно уплътнение за лесно отваряне и затваряне на капака.

Стоманено вътрешно тяло

Стоманеното вътрешно тяло със заоблени ъгли е лесно за почистване, позволява перфектна хигиена и има добри свойства на студопроводимост.

По-тих благодарение на кондензаторите по външната обвивка

Благодарение на външния кондензатор, монтиран с пяна, раклите за сладолед работят с много малко шум и вибрации, а корпусът се почиства лесно. Освен това отвън не се образува конденз.



Стабилни колела

Стабилните колела улесняват транспортирането, когато уредът трябва да се премести, и позволяват лесно почистване на пода под уреда.



EFI 3553



Плавно плъзгащ се стъклен капак

Леко извитите стъклени плъзгащи се капаци на сандъците раклите EFI са изработени от закалено еднослойно стъкло. Благодарение на профилните уплътнения и пластмасовата рамка, загрявана от компресора с горещ газ, половинките на капака могат винаги да се местят лесно.



Изолиран плъзгащ се капак

Благодарение на композитното покритие от алуминий и твърдо PVC капаците, изолирани с твърда пяна, са особено издръжливи. Горната страна има устойчива на надраскване алуминиева работна повърхност. Изолираният с пяна плъзгащ се капак се предлага като алтернатива на стъкления плъзгащ се капак. Като аксесоар се предлага щекерна ключалка.



Action Area Rack от Liebherr

Повече продукти на същата площ. С този изключително стабилен аксесоар с висока товароносимост хладилниците и фризери Liebherr могат да се подреждат един над друг във всякаква комбинация. Това означава до 65% повече обем, без да се заема дори милиметър допълнително пространство. По този начин можете да предложите значително повече продукти – и то директно на нивото на очите на клиентите.



Стъклен щит

Здравият стъклен щит от закалено стъкло предпазва сладоледата от замърсяване при продажба и поддържа атрактивното презентиране на продуктите. Изключително дълбокият стъклен щит отпред предлага отлична видимост, което позволява на клиентите лесно да разглеждат продуктите от различни ъгли.



EFI 5653

Ширина	1885 мм
Брутен/Нетен обем	571 / 408 l
Външни размери в мм (Ш/Д/В)	1885 / 660 / 825
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)	1760 / 535 / 472
Площ за представяне на стоки m ² (TDA) ¹	1,03
Клас на енергийна ефективност ²	
Потребление на енергия за 365 дни	1094 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	B
Температурен клас (Енергийна директива)	C1
Температура на околната среда ³	+10 °C до +35 °C
Хладилен агент	R 290
Ниво на шум	52 dB(A)
Напрежение/Честота	220 – 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност / Инсталирана мощност	2,5 A / 270 W
Охлаждаща система / Процедура на размразяване	статичен / ръчно
Температурен диапазон	-10 °C до -24 °C
Материал на капака	Стъклен плъзгащ се капак
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
Материал на вътрешния контейнер	Стомана
Цвят Покривна рамка	сиво
Тип на управлението	Регулатор на оборотите
Индикация за температура	вътрешен аналогов
Вътрешно осветление	LED
Брой кошници	8
Максимален брой кошници (вижте фигурата)	8
Колелца	Направляващи колела
Вид на ключалката	с механично преоборудване
Дренаж за конденсата	да
Бруто/Нето тегло	90,7 / 80,9 кг
Акcesoари	
Кошница 270 мм	7111009
Кошница 210 мм	7111039
Разделителна решетка 270 мм/голям растер	7111031
Разделителна решетка 210 мм/голям растер	7111784
Разделителна решетка 270 мм/малък растер	7111033
Разделителна решетка 210 мм/малък растер	7111787
Сив гумен амортизатор	7266707
Ключалка за заключване на плъзгащи се стъклени капаци	7043660
Стъклена вложка	
Контейнери за сладолед	7741721
Кошници за контейнери за сладолед	По заявка
Бутон за регулиране	По заявка
Профили за табелки	7652174



EFI 4853

Ширина	1675 мм
Брутен/Нетен обем	499 / 355 l
Външни размери в мм (Ш/Д/В)	1675 / 660 / 825
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)	1550 / 535 / 472
Площ за представяне на стоки m ² (TDA) ¹	0,91
Клас на енергийна ефективност ²	
Потребление на енергия за 365 дни	1004 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	B
Температурен клас (Енергийна директива)	C1
Температура на околната среда ³	+10 °C до +35 °C
Хладилен агент	R 290
Ниво на шум	52 dB(A)
Напрежение/Честота	220 – 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност / Инсталирана мощност	2,5 A / 265 W
Охлаждаща система / Процедура на размразяване	статичен / ръчно
Температурен диапазон	-10 °C до -24 °C
Материал на капака	Стъклен плъзгащ се капак
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
Материал на вътрешния контейнер	Стомана
Цвят Покривна рамка	сиво
Тип на управлението	Регулатор на оборотите
Индикация за температура	вътрешен аналогов
Вътрешно осветление	LED
Брой кошници	7
Максимален брой кошници (вижте фигурата)	7
Колелца	Направляващи колела
Вид на ключалката	с механично преоборудване
Дренаж за конденсата	да
Бруто/Нето тегло	89,5 / 79,9 кг
Акcesoари	
Кошница 270 мм	7111009
Кошница 210 мм	7111039
Разделителна решетка 270 мм/голям растер	7111031
Разделителна решетка 210 мм/голям растер	7111784
Разделителна решетка 270 мм/малък растер	7111033
Разделителна решетка 210 мм/малък растер	7111787
Сив гумен амортизатор	7266707
Ключалка за заключване на плъзгащи се стъклени капаци	7043660
Стъклена вложка	9809162
Контейнери за сладолед	7741721
Кошници за контейнери за сладолед	По заявка
Бутон за регулиране	По заявка
Профили за табелки	7652066

EFI 4453

Ширина	1465 мм
Брутен/Нетен обем	426 / 302 l
Външни размери в мм (Ш/Д/В)	1465 / 660 / 825
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)	1340 / 535 / 472
Площ за представяне на стоки m ² (TDA) ¹	0,79
Клас на енергийна ефективност ²	
Потребление на енергия за 365 дни	792 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	B
Температурен клас (Енергийна директива)	C1
Температура на околната среда ³	+10 °C до +35 °C
Хладилен агент	R 290
Ниво на шум	52 dB(A)
Напрежение/Честота	220 – 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност / Инсталирана мощност	2,5 A / 185 W
Охлаждаща система / Процедура на размразяване	статичен / ръчно
Температурен диапазон	-10 °C до -24 °C
Материал на капака	Стъклен плъзгащ се капак
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
Материал на вътрешния контейнер	Стомана
Цвят Покривна рамка	сиво
Тип на управлението	Регулатор на оборотите
Индикация за температура	вътрешен аналогов
Вътрешно осветление	LED
Брой кошници	6
Максимален брой кошници (вижте фигурата)	6
Колелца	Направляващи колела
Вид на ключалката	с механично преоборудване
Дренаж за конденсата	да
Бруто/Нето тегло	76,4 / 67,4 кг
Акcesoари	
Кошница 270 мм	7111009
Кошница 210 мм	7111039
Разделителна решетка 270 мм/голям растер	7111031
Разделителна решетка 210 мм/голям растер	7111784
Разделителна решетка 270 мм/малък растер	7111033
Разделителна решетка 210 мм/малък растер	7111787
Сив гумен амортизатор	7266707
Ключалка за заключване на плъзгащи се стъклени капаци	7043660
Стъклена вложка	
Контейнери за сладолед	7741721
Кошници за контейнери за сладолед	По заявка
Бутон за регулиране	По заявка
Профили за табелки	7652065

¹ Измерване съгласно EN 16901.
² Съгласно регламент на ЕС 2019/2018.
³ Указва температурата на околната среда, при която уредът може да работи безопасно.



EFI 3553



EFI 2853

Ширина	1255 мм
Брутен/Нетен обем	355 / 249 l
Външни размери в мм (Ш/Д/В)	1255 / 660 / 825
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)	1130 / 535 / 472
Площ за представяне на стоки m ² (TDA) ¹	0,67
Клас на енергийна ефективност ²	
Потребление на енергия за 365 дни	751 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	B
Температурен клас (Енергийна директива)	C1
Температура на околната среда ³	+10°C до +35°C
Хладилен агент	R 290
Ниво на шум	52 dB(A)
Напрежение/Честота	220-240V~/50 Hz
Консумирана мощност / Инсталирана мощност	1,5 A / 190 W
Охлаждаща система / Процедура на размразяване	статичен / ръчно
Температурен диапазон	-10°C до -24°C
Материал на капака	Стъклен плъзгащ се капак
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
Материал на вътрешния контейнер	Стомана
Цвят Покривна рамка	сиво
Тип на управлението / Индикация за температура	Регулатор на оборотите / вътрешен аналогов
Вътрешно осветление	LED
Брой кошници	5
Максимален брой кошници (вижте фигурата)	5
Колелца	Направляващи колела
Вид на ключалката	с механично преоборудване
Дренаж за кондензата	да
Бруто/Нето тегло	68,5 / 60,4 кг
Акcesoари	
Кошница 270 мм	7111009
Кошница 210 мм	7111039
Разделителна решетка 270 мм/голям растер	7111031
Разделителна решетка 210 мм/голям растер	7111784
Разделителна решетка 270 мм/малък растер	7111033
Разделителна решетка 210 мм/малък растер	7111787
Сив гумен амортизатор	7266707
Ключалка за заключване на плъзгачи се стъклени капаци	7043660
Стъклена вложка	9809160
Контейнери за сладолед	7741721
Кошници за контейнери за сладолед	По заявка
Бутон за регулиране	По заявка
Профили за табелки	7652064
Action-Area-Rack бял	

Ширина	1045 мм
Брутен/Нетен обем	282 / 196 l
Външни размери в мм (Ш/Д/В)	1045 / 660 / 825
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)	920 / 535 / 472
Площ за представяне на стоки m ² (TDA) ¹	0,54
Клас на енергийна ефективност ²	
Потребление на енергия за 365 дни	623 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	B
Температурен клас (Енергийна директива)	C1
Температура на околната среда ³	+10°C до +35°C
Хладилен агент	R 290
Ниво на шум	42 dB(A)
Напрежение/Честота	220-240V~/50 Hz
Консумирана мощност / Инсталирана мощност	1,5 A / 150 W
Охлаждаща система / Процедура на размразяване	статичен / ръчно
Температурен диапазон	-10°C до -24°C
Материал на капака	Стъклен плъзгащ се капак
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
Материал на вътрешния контейнер	Стомана
Цвят Покривна рамка	сиво
Тип на управлението / Индикация за температура	Регулатор на оборотите / вътрешен аналогов
Вътрешно осветление	LED
Брой кошници	4
Максимален брой кошници (вижте фигурата)	4
Колелца	Направляващи колела
Вид на ключалката	с механично преоборудване
Дренаж за кондензата	да
Бруто/Нето тегло	60,5 / 56,6 кг
Акcesoари	
Кошница 270 мм	7111009
Кошница 210 мм	7111039
Разделителна решетка 270 мм/голям растер	7111031
Разделителна решетка 210 мм/голям растер	7111784
Разделителна решетка 270 мм/малък растер	7111033
Разделителна решетка 210 мм/малък растер	7111787
Сив гумен амортизатор	7266707
Ключалка за заключване на плъзгачи се стъклени капаци	7043660
Стъклена вложка	
Контейнери за сладолед	7741721
Кошници за контейнери за сладолед	По заявка
Бутон за регулиране	По заявка
Профили за табелки	7652063
Action-Area-Rack бял	9031196



EFI 2153



EFI 1453

Ширина	835 мм
Брутен/Нетен обем	210 / 143 l
Външни размери в мм (Ш/Д/В)	835 / 660 / 825
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)	710 / 535 / 472
Площ за представяне на стоки m ² (TDA) ¹	0,42
Клас на енергийна ефективност ²	
Потребление на енергия за 365 дни	492 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	B
Температурен клас (Енергийна директива)	C1
Температура на околната среда ³	+10°C до +35°C
Хладилен агент	R 290
Ниво на шум	42 dB(A)
Напрежение/Честота	220-240V~/50 Hz
Консумирана мощност / Инсталирана мощност	1,5 A / 170 W
Охлаждаща система	статичен
Процедура на размразяване	ръчно
Температурен диапазон	-10°C до -24°C
Материал на капака	Стъклен плъзгащ се капак
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
Материал на вътрешния контейнер	Стомана
Цвят Покривна рамка	сиво
Тип на управлението	Регулатор на оборотите
Индикация за температура	вътрешен аналогов
Вътрешно осветление	LED
Брой кошници	3
Максимален брой кошници (вижте фигурата)	3
Колелца	Направляващи колела
Вид на ключалката	с механично преоборудване
Дренаж за кондензата	да
Бруто/Нето тегло	56,3 / 49,6 кг
Акcesoари	
Кошница 270 мм	7111009
Кошница 210 мм	7111039
Разделителна решетка 270 мм/голям растер	7111031
Разделителна решетка 210 мм/голям растер	7111784
Разделителна решетка 270 мм/малък растер	7111033
Разделителна решетка 210 мм/малък растер	7111787
Сив гумен амортизатор	7266707
Ключалка за заключване на плъзгачи се стъклени капаци	7043660
Контейнери за сладолед	7741721
Кошници за контейнери за сладолед	По заявка
Бутон за регулиране	По заявка
Профили за табелки	7652062

Ширина	625 мм
Брутен/Нетен обем	138 / 90 l
Външни размери в мм (Ш/Д/В)	625 / 660 / 825
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)	500 / 535 / 472
Площ за представяне на стоки m ² (TDA) ¹	0,30
Клас на енергийна ефективност ²	
Потребление на енергия за 365 дни	416 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	B
Температурен клас (Енергийна директива)	C1
Температура на околната среда ³	+10°C до +35°C
Хладилен агент	R 600a
Ниво на шум	42 dB(A)
Напрежение/Честота	220-240V~/50 Hz
Консумирана мощност / Инсталирана мощност	1,5 A / 125 W
Охлаждаща система	статичен
Процедура на размразяване	ръчно
Температурен диапазон	-10°C до -24°C
Материал на капака	Стъклен плъзгащ се капак
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
Материал на вътрешния контейнер	Стомана
Цвят Покривна рамка	сиво
Тип на управлението / Индикация за температура	Регулатор на оборотите
Вътрешно осветление	вътрешен аналогов
Брой кошници	2
Максимален брой кошници (вижте фигурата)	2
Колелца	Направляващи колела
Вид на ключалката	с механично преоборудване
Дренаж за кондензата	да
Бруто/Нето тегло	45 / 41,9 кг
Акcesoари	
Кошница 270 мм	7111009
Кошница 210 мм	7111039
Разделителна решетка 270 мм/голям растер	7111031
Разделителна решетка 210 мм/голям растер	7111784
Разделителна решетка 270 мм/малък растер	7111033
Разделителна решетка 210 мм/малък растер	7111787
Сив гумен амортизатор	7266707
Ключалка за заключване на плъзгачи се стъклени капаци	7043660
Контейнери за сладолед	7741721
Кошници за контейнери за сладолед	По заявка
Бутон за регулиране	По заявка
Профили за табелки	7652061

¹ Измерване съгласно EN 16901.
² Съгласно регламент на ЕС 2019/2018.
³ Указва температурата на околната среда, при която уредът може да работи безопасно.



EFE 6052

EFE 5152

Ширина	1885 мм
Брутен/Нетен обем	594 / 457 l
Външни размери в мм (Ш/Д/В)	1885 / 660 / 825
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)	1760 / 535 / 523
Площ за представяне на стоки m ² (TDA) ¹	1,03
Клас на енергийна ефективност ²	
Потребление на енергия за 365 дни	1144 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	B
Температурен клас (Енергийна директива)	C1
Температура на околната среда ³	+10°C до +35°C
Хладилен агент	R 290
Ниво на шум	52 dB(A)
Напрежение/Честота	220-240V~/50 Hz
Консумирана мощност	2,5 A
Инсталирана мощност	265 W
Охлаждаща система	статичен
Процедура на размразяване	ръчно
Температурен диапазон	-10°C до -24°C
Материал на капака	Стъклен плъзгащ се капак
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
Материал на вътрешния контейнер	Стомана
Цвят Покривна рамка	сиво
Тип на управлението	Регулатор на оборотите
Индикация за температура	вътрешен аналогов
Вътрешно осветление	LED
Брой кошници	0
Максимален брой кошници	8
Колелца	Направляващи колела
Вид на ключалката	с механично преоборудване
Дренаж за кондензата	да
Бруто/Нето тегло	92,1 / 81,9 кг
Акcesoари	
Кошница 270 мм	7111011
Кошница 210 мм	7111041
Разделителна решетка 270 мм	7111029
Разделителна решетка 210 мм	7111784
Сив гумен амортизатор	7266707
Ключалка за заключване на плъзгащи се стъклени капаци	7043660
Контейнери за сладолед	7741721
Кошници за контейнери за сладолед	По заявка
Бутон за регулиране	По заявка
Профили за табелки	7652174

Ширина	1675 мм
Брутен/Нетен обем	519 / 398 l
Външни размери в мм (Ш/Д/В)	1675 / 660 / 825
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)	1550 / 535 / 523
Площ за представяне на стоки m ² (TDA) ¹	0,91
Клас на енергийна ефективност ²	
Потребление на енергия за 365 дни	1076 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	B
Температурен клас (Енергийна директива)	C1
Температура на околната среда ³	+10°C до +35°C
Хладилен агент	R 290
Ниво на шум	52 dB(A)
Напрежение/Честота	220-240V~/50 Hz
Консумирана мощност	2,5 A
Инсталирана мощност	225 W
Охлаждаща система	статичен
Процедура на размразяване	ръчно
Температурен диапазон	-10°C до -24°C
Материал на капака	Стъклен плъзгащ се капак
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
Материал на вътрешния контейнер	Стомана
Цвят Покривна рамка	сиво
Тип на управлението	Регулатор на оборотите
Индикация за температура	вътрешен аналогов
Вътрешно осветление	LED
Брой кошници	0
Максимален брой кошници	7
Колелца	Направляващи колела
Вид на ключалката	с механично преоборудване
Дренаж за кондензата	да
Бруто/Нето тегло	79,5 / 74,2 кг
Акcesoари	
Кошница 270 мм	7111011
Кошница 210 мм	7111041
Разделителна решетка 270 мм	7111029
Разделителна решетка 210 мм	7111784
Сив гумен амортизатор	7266707
Ключалка за заключване на плъзгащи се стъклени капаци	7043660
Контейнери за сладолед	7741721
Кошници за контейнери за сладолед	По заявка
Бутон за регулиране	По заявка
Профили за табелки	7652066



EFE 4652

EFE 3852

Ширина	1465 мм
Брутен/Нетен обем	444 / 340 l
Външни размери в мм (Ш/Д/В)	1465 / 660 / 825
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)	1340 / 535 / 523
Площ за представяне на стоки m ² (TDA) ¹	0,78
Клас на енергийна ефективност ²	
Потребление на енергия за 365 дни	778 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	B
Температурен клас (Енергийна директива)	C1
Температура на околната среда ³	+10°C до +35°C
Хладилен агент	R 290
Ниво на шум	52 dB(A)
Напрежение/Честота	220-240V~/50 Hz
Консумирана мощност	2,5 A
Инсталирана мощност	200 W
Охлаждаща система	статичен
Процедура на размразяване	ръчно
Температурен диапазон	-10°C до -24°C
Материал на капака	Стъклен плъзгащ се капак
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
Материал на вътрешния контейнер	Стомана
Цвят Покривна рамка	сиво
Тип на управлението	Регулатор на оборотите
Индикация за температура	вътрешен аналогов
Вътрешно осветление	LED
Брой кошници	0
Максимален брой кошници	6
Колелца	Направляващи колела
Вид на ключалката	с механично преоборудване
Дренаж за кондензата	да
Бруто/Нето тегло	76,9 / 70,1 кг
Акcesoари	
Кошница 270 мм	7111011
Кошница 210 мм	7111041
Разделителна решетка 270 мм	7111029
Разделителна решетка 210 мм	7111784
Сив гумен амортизатор	7266707
Ключалка за заключване на плъзгащи се стъклени капаци	7043660
Контейнери за сладолед	7741721
Кошници за контейнери за сладолед	По заявка
Бутон за регулиране	По заявка
Профили за табелки	7652065

Ширина	1255 мм
Брутен/Нетен обем	369 / 280 l
Външни размери в мм (Ш/Д/В)	1255 / 660 / 825
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)	1130 / 535 / 523
Площ за представяне на стоки m ² (TDA) ¹	0,66
Клас на енергийна ефективност ²	
Потребление на енергия за 365 дни	608 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	B
Температурен клас (Енергийна директива)	C1
Температура на околната среда ³	+10°C до +35°C
Хладилен агент	R 290
Ниво на шум	52 dB(A)
Напрежение/Честота	220-240V~/50 Hz
Консумирана мощност	1,5 A
Инсталирана мощност	175 W
Охлаждаща система	статичен
Процедура на размразяване	ръчно
Температурен диапазон	-10°C до -24°C
Материал на капака	Стъклен плъзгащ се капак
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
Материал на вътрешния контейнер	Стомана
Цвят Покривна рамка	сиво
Тип на управлението	Регулатор на оборотите
Индикация за температура	вътрешен аналогов
Вътрешно осветление	LED
Брой кошници	0
Максимален брой кошници	5
Колелца	Направляващи колела
Вид на ключалката	с механично преоборудване
Дренаж за кондензата	да
Бруто/Нето тегло	69,3 / 61,2 кг
Акcesoари	
Кошница 270 мм	7111011
Кошница 210 мм	7111041
Разделителна решетка 270 мм	7111029
Разделителна решетка 210 мм	7111784
Сив гумен амортизатор	7266707
Ключалка за заключване на плъзгащи се стъклени капаци	7043660
Контейнери за сладолед	7741721
Кошници за контейнери за сладолед	По заявка
Бутон за регулиране	По заявка
Профили за табелки	7652064



EFE 3052

Ширина	1045 мм
Брутен/Нетен обем	294 / 222 l
Външни размери в мм (Ш/Д/В)	1045 / 660 / 825
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)	920 / 535 / 523
Площ за представяне на стоки m ² (TDA) ¹	0,54
Клас на енергийна ефективност ²	
Потребление на енергия за 365 дни	534 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	B
Температурен клас (Енергийна директива)	C1
Температура на околната среда ³	+10°C до +35°C
Хладилен агент	R 290
Ниво на шум	42 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност	1,5 A
Инсталирана мощност	155 W
Охлаждаща система	статичен
Процедура на размразяване	ръчно
Температурен диапазон	-10°C до -24°C
Материал на капака	Стъклен плъзгащ се капак
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
Материал на вътрешния контейнер	Стомана
Цвят Покривна рамка	сиво
Тип на управлението	Регулатор на оборотите
Индикация за температура	вътрешен аналогов
Вътрешно осветление	LED
Брой кошници	0
Максимален брой кошници	4
Колелца	Направляващи колела
Вид на ключалката	с механично преоборудване
Дренаж за кондензата	да
Бруто/Нето тегло	57,5 / 56,6 кг
Акcesoари	
Кошница 270 мм	7111011
Кошница 210 мм	7111041
Разделителна решетка 270 мм	7111029
Разделителна решетка 210 мм	7111784
Сив гумен амортизатор	7266707
Ключалка за заключване на плъзгащи се стъклени капаци	7043660
Контейнери за сладолед	7741721
Кошници за контейнери за сладолед	По заявка
Бутон за регулиране	По заявка
Профили за табелки	7652063
Action-Area-Rack бял	9031196



EFE 2252

Ширина	835 мм
Брутен/Нетен обем	219 / 163 l
Външни размери в мм (Ш/Д/В)	835 / 660 / 825
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)	710 / 535 / 523
Площ за представяне на стоки m ² (TDA) ¹	0,42
Клас на енергийна ефективност ²	
Потребление на енергия за 365 дни	443 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	B
Температурен клас (Енергийна директива)	C1
Температура на околната среда ³	+10°C до +35°C
Хладилен агент	R 600a
Ниво на шум	42 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност	1,5 A
Инсталирана мощност	110 W
Охлаждаща система	статичен
Процедура на размразяване	ръчно
Температурен диапазон	-10°C до -24°C
Материал на капака	Стъклен плъзгащ се капак
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
Материал на вътрешния контейнер	Стомана
Цвят Покривна рамка	сиво
Тип на управлението	Регулатор на оборотите
Индикация за температура	вътрешен аналогов
Вътрешно осветление	LED
Брой кошници	0
Максимален брой кошници	3
Колелца	Направляващи колела
Вид на ключалката	с механично преоборудване
Дренаж за кондензата	да
Бруто/Нето тегло	50,5 / 47 кг
Акcesoари	
Кошница 270 мм	7111011
Кошница 210 мм	7111041
Кошница 195 мм	7111029
Разделителна решетка 270 мм	7111784
Разделителна решетка 210 мм	7266707
Разделителна решетка 195 мм	7043660
Сив гумен амортизатор	7741721
Ключалка за заключване на плъзгащи се стъклени капаци	По заявка
Контейнери за сладолед	По заявка
Кошници за контейнери за сладолед	По заявка
Бутон за регулиране	7652062
Профили за табелки	



EFE 1552

Ширина	625 мм
Брутен/Нетен обем	144 / 104 l
Външни размери в мм (Ш/Д/В)	625 / 660 / 825
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)	500 / 535 / 523
Площ за представяне на стоки m ² (TDA) ¹	0,30
Клас на енергийна ефективност ²	
Потребление на енергия за 365 дни	384 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	B
Температурен клас (Енергийна директива)	C1
Температура на околната среда ³	+10°C до +35°C
Хладилен агент	R 600a
Ниво на шум	42 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност	1,5 A
Инсталирана мощност	100 W
Охлаждаща система / Процедура на размразяване	статичен / ръчно
Температурен диапазон	-10°C до -24°C
Материал на капака	Стъклен плъзгащ се капак
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
Материал на вътрешния контейнер	Стомана
Цвят Покривна рамка	сиво
Тип на управлението	Регулатор на оборотите
Индикация за температура	вътрешен аналогов
Вътрешно осветление	LED
Брой кошници	0
Максимален брой кошници	2
Колелца	Направляващи колела
Вид на ключалката	с механично преоборудване
Дренаж за кондензата	да
Бруто/Нето тегло	44 / 40,9 кг
Акcesoари	
Кошница 270 мм	7111011
Кошница 210 мм	7111041
Кошница 195 мм	
Разделителна решетка 270 мм	7111029
Разделителна решетка 210 мм	7111784
Разделителна решетка 195 мм	
Сив гумен амортизатор	7266707
Ключалка за заключване на плъзгащи се стъклени капаци	7043660
Контейнери за сладолед	7741721
Кошници за контейнери за сладолед	По заявка
Бутон за регулиране	По заявка
Профили за табелки	7652061



EFE 1152

Ширина	751 мм
Брутен/Нетен обем	107 / 80 l
Външни размери в мм (Ш/Д/В)	751 / 481 / 825
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)	605 / 315 / 530
Площ за представяне на стоки m ² (TDA) ¹	0,16
Клас на енергийна ефективност ²	
Потребление на енергия за 365 дни	343 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	B
Температурен клас (Енергийна директива)	C1
Температура на околната среда ³	+10°C до +35°C
Хладилен агент	R 600a
Ниво на шум	42 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност	1,5 A
Инсталирана мощност	130 W
Охлаждаща система	статичен / ръчно
Процедура на размразяване	-10°C до -24°C
Температурен диапазон	-10°C до -24°C
Материал на капака	Стъклен плъзгащ се капак
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
Материал на вътрешния контейнер	Стомана
Цвят Покривна рамка	сиво
Тип на управлението	Регулатор на оборотите
Индикация за температура	външен аналогов
Вътрешно осветление	LED, може да се включва отделно
Брой кошници	0
Максимален брой кошници	3
Колелца	Направляващи колела
Вид на ключалката	с механично преоборудване
Дренаж за кондензата	да
Бруто/Нето тегло	42,7 / 39 кг
Акcesoари	
Кошница 270 мм	
Кошница 210 мм	
Кошница 195 мм	7112788
Разделителна решетка 270 мм	
Разделителна решетка 210 мм	
Разделителна решетка 195 мм	
Сив гумен амортизатор	7111712
Ключалка за заключване на плъзгащи се стъклени капаци	7266707
Контейнери за сладолед	7043660
Кошници за контейнери за сладолед	
Бутон за регулиране	
Профили за табелки	По заявка
Action-Area-Rack бял	7652176

¹ Измерване съгласно EN 16901.
² Съгласно регламент на ЕС 2019/2018.
³ Указва температурата на околната среда, при която уредът може да работи безопасно.

Предимствата накратко

Сменящо се уплътнение

Лесно сменяемото уплътнение в капака на раклата позволява оптимална хигиена, плътно затваряне и удължава живота на раклата.

Вътрешно тяло

Вътрешно тяло, изработено от здрава стоманена ламарина с покритие за повече издръжливост и лесно почистване.

Без конденз

Без конденз по корпуса и лесна за почистване външна обвивка за перфектна хигиена.

Кондензатор в пяна

Монтиран в пяна на външната обвивка кондензатор за тиха работа с ниски вибрации.

Изключително ефективна изолация

Без загуба на енергия и оптимална енергийна ефективност благодарение изключително ефективната изолация.



Ергономична интегрирана дръжка

Ергономична интегрирана дръжка от край до край за комфортно отваряне и затваряне.

LED осветление

Оптимална прегледност благодарение на LED осветлението в интериора.

Изключително здрав корпус на раклата

Изключително здрав и стабилен корпус на раклата без усукване дори при интензивни натоварвания.



Здрава ключалка

Надеждност срещу неоторизиран достъп благодарение на здравата ключалка.

Естествен хладилен агент без хлорофлуоровъглероди 600a

Повече енергийна ефективност и устойчивост чрез естествен и несъдържащ хлорофлуоровъглероди хладилен агент R 600a в комбинация с мощни компресори.

Стабилни колела

Стабилните колела улесняват транспортирането и позволяват удобно почистване на пода под раклата.



Стабилен капак на раклата

Стабилен капак на раклата (от неръждаема стомана или бял) може да се използва и като допълнителна работна повърхност.



Здрави мрежести кошници за окачване

Повече прегледност и гъвкавост в разпределението на продуктите чрез стабилни мрежести кошници за окачване.



Аналогов температурен дисплей

По-голяма надеждност при съхранение благодарение на аналогов температурен дисплей с прецизна индикация за вътрешната температура, регулируема от -14°C до -24°C .

Frost
Protect

Максимална гъвкавост при избора на място за монтаж благодарение на разширения диапазон на околната температура – оптимална прегледност от -15°C до $+43^{\circ}\text{C}$.

Stop
Frost

По-рядко размразяване благодарение на необледеняващата се вътрешност на фризера благодарение на системата StopFrost и многократното отваряне без усилие чрез предотвратяване на отрицателно налягане.

Предимствата накратко

Опции за брендиране

Индивидуалните опции за брендиране на дисплея, на корпуса и на рамката на вратата повишават вниманието към продуктите или компанията и подпомагат стимулирането на продажбите.

Енергоефективен дисплей

Дисплеят, осветен от енергийно ефективни светодиоди, повишава вниманието към уреда и неговото съдържание. Полето на дисплея може да се настройва индивидуално и да се превключва успоредно с вътрешното осветление. Предлагат се различни цветове опции за корпуса и рамката на вратата.



Динамична система за охлаждане

Мощната система за динамично охлаждане гарантира, че поставените наскоро продукти ще се охладят бързо и че температурата е еднаква в целия интериор.

Изолиращата стъклена врата предотвратява загубата на студ

Изолиращата стъклена врата с трислойно остъкление предотвратява загубата на студ и конденз

Стабилна решетъчна полица

Стабилните решетъчни полици са с пластмасово покритие и изключително издръжливи до 50 kg. Възможност за удобно изваждане при отваряне на вратата на 90°.

Дълбоко изтеглени вътрешни тела

Дълбоко изтегленото вътрешно тяло от съвместим с хранителни продукти полистирен, е без мирис, много здрав и издръжлив. То позволява перфектна хигиена благодарение на големите, лесни за почистване радиуси на ъглите.

Екологичен хладилен агент

Естественят и щадящ околната среда хладилен агент R 290 не съдържа хлорофлуоровъглероди и, в комбинация с мощните компресори, е много енергийно ефективен.



FDvb 4643

No Frost

Модул NoFrost

Модулът NoFrost е монтиран зад дисплея и позволява максимално оползотворяване на интериора.



Вертикално светодиодно осветление

Двустранно монтираното вертикално LED осветление осигурява добра осветеност на интериора и допринася за насърчаване на продажбите чрез оптимално представяне на продуктите.

Здрава дръжка

Здравата дръжка е ергономична, лесна за хващане и лесна за почистване.

Фолио против запотяване

Специалното фолио против запотяване значително забавя запотяването на вратата след отваряне и затваряне, като по този начин винаги осигурява оптимална видимост към съхраняваните продукти.

Здрава ключалка

Здравата ключалка предотвратява нежелан достъп.

Цифров дисплей за температурата

Цифровият дисплей за температурата дава точна информация за зададената температура в интериора. Температурният диапазон може да се регулира от -10°C до -25°C с помощта на прецизна електроника.

Оптимално презентиране на замразени продукти

Привлекателното презентиране на продукта е важна предпоставка за привличане на вниманието на клиентите към продуктите. Модерните и енергийно ефективни фризери със стъклена врата в атрактивен антрацитен алуминиев дизайн предлагат допълнителни аспекти, подпомагащи продажбите: Вертикалното LED осветление, монтирано от двете страни, осигурява отлично осветяване на вътрешността. Благодарение на специалното фолио против запотяване вътрешността на стъклената врата не се запотява, когато я отворите, което позволява добра и ясна видимост на продуктите. Но-интегрираният прекъсвач на въздушния поток в комбинация с подобрена изолация на стъклената врата предотвратява кондензирането на вода върху вратата, което винаги гарантира най-добрата видимост на продуктите.

Размразяване чрез горещ газ

Високоэффективното размразяване с горещ газ съкращава времето за размразяване до около 10 минути, което значително намалява повишаването на температурата в уреда. Качеството на хранителните продукти се запазва за по-дълго, тъй като продуктите не трябва да се изваждат по време на фазата на размразяване и не се излагат на ненужни температурни колебания.



Алуминиева рамка

За удобна работа с уредите стъклените врати с алуминиеви рамки остават отворени при ъгъл на отваряне над 90°. По този начин могат удобно да се поставят или изваждат по-големи количества продукти. Под 60° вратите се затварят автоматично с помощта на магнитното уплътнение, за да се предотврати загубата на студ.



Прекъсвач на въздушен поток

Прекъсвачът на въздушния поток, разположен в долната част на вътрешния контейнер, прекъсва притока на въздух от вътрешността към стъклото, като по този начин предотвратява кондензирането на вода върху вратата. Подобрената изолация на стъклената врата също така противодейства на образуването на конденз върху вратата и по този начин позволява оптимално презентирание на продуктите.



FDvb 4643

Брутен/Нетен обем	461 / 307 l
Външни размери в мм (Ш/Д/В)	670 / 730 / 1957
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)	532 / 550 / 1247
Площ за представяне на стоки m ² (TDA) ¹	0,73
Клас на енергийна ефективност ²	
Потребление на енергия за 365 дни	1949 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	4
Температурен клас (Енергийна директива)	L1
Температура на околната среда ³	+10°C до +30°C
Хладилен агент	R 290
Ниво на шум	62 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност / Инсталирана мощност	4,4 A / 580 W
Охлаждаща система / Процедура на размразяване	динамичен / автоматично
Температурен диапазон	-10°C до -25°C
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/черна
Материал на вратата / цвят	Стъкло
Материал на вътрешния контейнер	Бяла пластмаса
Тип на управлението	7-сегментна LED индикация с бутони
Индикация за температура	външен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково
Вътрешно осветление	LED
Регулируеми полици	4
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Товароносимост на полиците	50 кг
Височина на регулиращите крака	100 - 150 мм
Дръжка	Ергономична дълга права дръжка
Колелца	2 направляващи колела и 2 фиксирани колела
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати / посока на отваряне	да / дясна преместваема
Бруто/Нето тегло	154 / 141 кг
Предлага се също така в бяло	FDv 4643
Акcesoари	
Кошница 30 литра	7111758
Разделителна решетка за кошница 30 литра	7111759
Профили за табелки	7443779
Бяла решетъчна полица	7438722
Сива/черна/бяла решетъчна полица	
Комплект от съединителни елементи отляво бял/сребрист	
Комплект от съединителни елементи отдясно бял/сребрист	
Action-Area-Rack бял	



Fv 3643

Брутен/Нетен обем	365 / 231 l
Външни размери в мм (Ш/Д/В)	670 / 730 / 1659
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)	532 / 597 / 969
Площ за представяне на стоки m ² (TDA) ¹	0,65
Клас на енергийна ефективност ²	
Потребление на енергия за 365 дни	1811 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	4
Температурен клас (Енергийна директива)	L1
Температура на околната среда ³	+10°C до +30°C
Хладилен агент	R 290
Ниво на шум	62 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност / Инсталирана мощност	4,4 A / 430 W
Охлаждаща система / Процедура на размразяване	динамичен / автоматично
Температурен диапазон	-10°C до -25°C
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/бяла
Материал на вратата / цвят	Врата от изолационно стъкло с алуминиева рамка/сребриста
Материал на вътрешния контейнер	Бяла пластмаса
Тип на управлението	7-сегментна LED индикация с бутони
Индикация за температура	външен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково
Вътрешно осветление	LED
Регулируеми полици	3
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Товароносимост на полиците	50 кг
Височина на регулиращите крака	
Дръжка	Ергономична дълга права дръжка
Колелца	2 направляващи колела и 2 фиксирани колела
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати / посока на отваряне	да / дясна преместваема
Бруто/Нето тегло	136 / 125 кг
Предлага се също така в бяло	
Акcesoари	
Кошница 30 литра	7111758
Разделителна решетка за кошница 30 литра	7111759
Профили за табелки	7443779
Бяла решетъчна полица	7438722
Сива/черна/бяла решетъчна полица	
Комплект от съединителни елементи отляво бял/сребрист	
Комплект от съединителни елементи отдясно бял/сребрист	
Action-Area-Rack бял	



Fv 913

Брутен/Нетен обем	93 / 66 l
Външни размери в мм (Ш/Д/В)	497 / 549 / 830
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)	377 / 371 / 609
Площ за представяне на стоки m ² (TDA) ¹	0,25
Клас на енергийна ефективност ²	
Потребление на енергия за 365 дни	1007 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	4
Температурен клас (Енергийна директива)	L1
Температура на околната среда ³	+10°C до +30°C
Хладилен агент	R 290
Ниво на шум	60 dB(A)
Напрежение/Честота	220 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност / Инсталирана мощност	1,5 A / 180 W
Охлаждаща система / Процедура на размразяване	динамичен / автоматично
Температурен диапазон	-10°C до -25°C
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/сребриста
Материал на вратата / цвят	Врата от изолационно стъкло с алуминиева рамка/сребриста
Материал на вътрешния контейнер	Стомана
Тип на управлението	7-сегментна LED индикация с бутони
Индикация за температура	външен цифров
Аларма при повреда	оптично и звуково
Вътрешно осветление	LED осветление отдясно, може да се включва отделно и с регулируема яркост
Регулируеми полици	2
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Товароносимост на полиците	30 кг
Височина на регулиращите крака	
Дръжка	Вдлъбнатата дръжка
Колелца	
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати / посока на отваряне	да / дясна преместваема
Бруто/Нето тегло	48,9 / 46,4 кг
Предлага се също така в бяло	
Акcesoари	
Кошница 30 литра	7111758
Разделителна решетка за кошница 30 литра	7111759
Профили за табелки	7444123
Бяла решетъчна полица	
Сива/черна/бяла решетъчна полица	
Комплект от съединителни елементи отляво бял/сребрист	7113296 / 7113294 / 7113290
Комплект от съединителни елементи отдясно бял/сребрист	9875023 / 9875167
Action-Area-Rack бял	9875025 / 9875197



F 913

Брутен/Нетен обем	93 / 77 l
Външни размери в мм (Ш/Д/В)	497 / 558 / 816
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)	377 / 430 / 609
Площ за представяне на стоки m ² (TDA) ¹	0,25
Клас на енергийна ефективност ²	
Потребление на енергия за 365 дни	842 kWh
Климатичен клас (Енергийна директива)	4
Температурен клас (Енергийна директива)	L1
Температура на околната среда ³	+10°C до +30°C
Хладилен агент	R 290
Ниво на шум	50 dB(A)
Напрежение/Честота	200 - 240V~ / 50 Hz
Консумирана мощност / Инсталирана мощност	1,5 A / 170 W
Охлаждаща система / Процедура на размразяване	статичен / ръчно
Температурен диапазон	-10°C до -25°C
Материал/Цвят на корпуса	Стомана/сребриста
Материал на вратата / цвят	Врата от изолационно стъкло с алуминиева рамка/сребриста
Материал на вътрешния контейнер	Стомана
Тип на управлението	Регулатор на оборотите
Индикация за температура	вътрешен аналогов
Аларма при повреда	
Вътрешно осветление	LED осветление отдясно, с регулируема яркост
Регулируеми полици	2
Материал на полиците	Решетъчна полица с пластмасово покритие
Товароносимост на полиците	30 кг
Височина на регулиращите крака	
Дръжка	Вдлъбнатата дръжка
Колелца	
Вид на ключалката	механичен
Самозатварящи се врати / посока на отваряне	да / дясна преместваема
Бруто/Нето тегло	47,8 / 45,3 кг
Предлага се също така в бяло	
Акcesoари	
Кошница 30 литра	7111758
Разделителна решетка за кошница 30 литра	7111759
Профили за табелки	7444123
Бяла решетъчна полица	
Сива/черна/бяла решетъчна полица	
Комплект от съединителни елементи отляво бял/сребрист	7113350 / 7113348 / 7113298
Комплект от съединителни елементи отдясно бял/сребрист	9875023 / 9875167
Action-Area-Rack бял	9875025 / 9875197

¹ Измерване съгласно EN 23953.
² Съгласно регламента на ЕС 2019/2018.
³ Указва температурата на околната среда, при която уредът може да работи безопасно.

Фризери тип ракла

**Хоризонтални фризери**

Тези контейнери за сладолед в наспино състояние от неръждаема стомана са с обем 5 литра, стабилна конструкция и се почистват изключително лесно. Те осигуряват отлична хигиена и се вместват без усилие в телените кошници на хоризонталните фризери за сладолед на Liebherr.

**Кошница за контейнери със сладолед в наспино състояние**

Здравите телени кошници за контейнери със сладолед в наспино състояние са специално конфигурирани за хоризонтални фризери EFI/EFE. Контейнерите могат да се подредят оптимално в телените кошници, така че сладоледът да бъде представен по най-добър начин и поставен удобно за продажба с лъжица.

**Преградна решетка**

Преградните решетки за кошници подпомагат представянето на продуктите и осигуряват възможност за адаптивна организация на вътрешното пространство.

**Окачени кошници**

Чрез окачените кошници продуктите могат да се представят ясно в сортиран вид.

**Патрон за заключване за капаци с пенопласт**

На всички модели може да се постави ключалка с езиче, за да се обезопаси съдържанието на хоризонталните фризери. Патрон за заключване на капаци с пенопласт за всички модели EFE.

**Патрон за заключване за плъзгащи се стъклени капаци**

На всички модели може да се постави ключалка с езиче, за да се обезопаси съдържанието на хоризонталните фризери. Патрон за заключване на плъзгащи се стъклени капаци, подходящ за всички модели EFI и EFE.

**Външна скала на термостата**

В стандартната конфигурация термостатът е скрит, за да се предотврати злонамерена намеса. Тази допълнителна външна скала на термостата дава възможност за по-лесно регулиране на температурата без използване на инструменти. Тя може да бъде полезна на места, където фризери не са достъпни.


**Цена лайсна**

На практичната цена лайсна можете да закрепвате етикети с цени, кодове за сканиране или отделни рекламни съобщения и да ги разчитате лесно, като същата предоставя бърз поглед върху всичко, от което се нуждаете.

**Стъклен навес**

Здравият стъклен навес, изработен от закалено безопасно стъкло, предпазва сладоледата от замърсяване при продажба и помага за атрактивното представяне на стоките. Изключително дълбоката предна част на стъкления навес осигурява отлична видимост на продуктите, което означава, че клиентите имат винаги добра видимост към представените стоки от различни ъгли. Принос за това има и светодиодното осветление в уредите EFI 4853 и EFI 3553. В зоната върху плоския рафт могат да се поставят удобно поставки за вафлени фунийки, салфетки и други типични акcesoари за сладолед.

Фризери тип ракла

**Оперативен стелаж**

Оперативният стелаж на Liebherr е допълнителна принадлежност, която ви позволява да подредите адаптивно и модулно един над друг хладилници и фризери Liebherr, както и хоризонтални фризери за сладолед и охладители за бутилки.

Фризери за стимулиране на продажбите

**Кошница**

Тези здрави кошници са с обем 30 литра.

**Преградна решетка за кошници**

Преградните решетки за кошници подпомагат оптималното представяне на продуктите и осигуряват възможност за адаптивна организация на вътрешното пространство.

**Цена лайсна**

Етикети с цени и кодове за сканиране могат да се показват лесно с помощта на практичната цена лайсна. Закрепва се лесно към предната част на решетъчните полици! Вложките за ценови лайсни могат да се използват и за целите на фирмената символика, когато се показват няколко марки.

**Решетъчни полици**

Решетъчните полици с пластмасово покритие могат да се регулират по височина и дават възможност за промяна на използването на вътрешното пространство за замразени продукти. Тези решетъчни полици с клетки с малък размер са с изключително голяма товароспособност и гарантират надеждно разполагане на продуктите.

**Комплект от свързващи елементи**

Настолните хладилници и фризери могат да се поставят един върху друг, за да се оползотвори по най-добрия начин наличното пространство.

**Оперативен стелаж**

Оперативният стелаж на Liebherr е допълнителна принадлежност, която ви позволява да подредите адаптивно и модулно един над друг хладилници и фризери Liebherr, както и хоризонтални фризери за сладолед и охладители за бутилки.



Нашата програма от каталози

Професионалното оборудване на Liebherr може да се намери навсякъде, където обслужването и консултациите са. В специализирания магазин!

Преглед на други уреди Liebherr ще откриете в нашите каталози. Предлага се в дистрибуторската мрежа или на home.liebherr.com.



BIM данните са вече достъпни

Благодарение на сътрудничеството между Liebherr-Hausgeräte и Specifi® проектантите и търговците по целия свят имат достъп до цифрова библиотека на Liebherr-Hausgeräte с BIM модели в сферите на хранително-вкусовата индустрия и научноизследователската дейност. Съвместими с AutoCAD® и Revit®.

home.liebherr.com/bimdata



Можете да намерите повече информация за нашите технически данни тук: home.liebherr.com/foodservice



Можете да намерите повече информация за нашите гаранционни условия тук:

home.liebherr.com/guarantee-professional



home.liebherr.bg