

MRFvg 4001

Chladnička s ventilátorem
Perfection



Brutto/užitný objem	377/286 l
Vnější rozměry v mm (Š/H/V)	597/654/1884
Vnitřní rozměry v mm (Š/H/V)	475/423/1659
Energetická třída	
Spotřeba energie za rok	374 kWh ²
Klimatická třída (energetická směrnice)	CC3
Teplotní třída (energetická směrnice)	K4
Okolní teplota	+10 °C Do +40 °C ³
Chladivo	R 600a
Hluk - akustický výkon	50 dB(A)
Příkon	2,0 A
Frekvence / napětí	50 Hz / 220-240 V~
Odvod tepla	346 kJ/h
Způsob chlazení	dynamický
Způsob odmrazování	automatický
Teplotní rozsah	-2 °C Do +15 °C
Materiál vnějších stěn/barva	ocel / černá
Materiál dveří / barva	ocel / černá
Materiál vnitřních stěn	umělá hmota stříbrná
Typ ovládání	Monochromatický displej s dotykovými tlačítky
Teplotní displej	vně digitální
Vnitřní osvětlení	LED stropní osvětlení, samostatně spínané a stmívatelné
Výstražný signál	optický a akustický
Způsob připojení k síti	SmartModule
Řešení připojení k síti	Možnost dodatečné montáže
Rozhraní	WLAN/LAN (volitelné)
Přestavitelné odkládací plochy	5
Materiál poliček	rošty potažené umělou hmotou
Množství 0,5l lahví/množství 0,5l lahví v čele	253/7
Množství 0,33l lahví/množství 0,33l lahví v čele	506/7
Nosnost polic	45 kg
Madlo	prohlubeň pro madlo
Druh zámku	elektronicky, s dálkovým ovládáním
Samozavírací dveře	Ano
Dveřní zarážka	vpravo, lze zaměnit
Hrubá/čistá hmotnost	68,6/64,2 kg
EAN	9005382239636

¹ V souladu s nařízením EU 2019/2018.

² Měřeno podle normy EN 16902:2016.

³ Udává okolní teplotu, při které lze zařízení bezpečně provozovat.