

Re 1000

Stolní chladnička

○ Pure



stolní spotřebič s možností spodní vestavby

LIEBHERR

Re 1000

Stolní chladnička
○ Pure

German Engineering

- LED
- Touch Control
- Door Stop


← 55 →



Energetická třída	
Spotřeba energie za 365 dní/24 h	86 / 0,235 kWh ¹
Celkový objem	92 l ²
Hluk - akustický výkon	35 dB(A)
Klimatická třída	SN-T (+10 °C Do +43 °C)
Dveře / boční stěny	Bílá / Bílá
Vnější rozměry v cm (V / Š / H)	68 / 55 / 60,7 ¹
Ovládací prvky	
Typ ovládání	TouchControl v interiéru, dotyková elektronika
	Digitální ukazatel teploty
Alarm dveří	vizuální a akustický
Výstražný signál	vizuální a akustický
Chladicí část	
Materiál dveřních policek	Plastové dveřní policek s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
Osvětlení	LED osvětlení
Misky na ovoce a zeleninu	1 box na ovoce a zeleninu
Podstavný	Ano
Přednosti vybavení	
Dveřní zarážka	Vpravo zaměnitelné
Výměnná těsnění dveří	Ano
EAN	4016803094678

¹ Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 3,5 cm. Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.
² V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Funkce



Vnitřní LED osvětlení

Boční LED osvětlení osvětluje vnitřní prostor ze strany – pro dobrý přehled o vašich potravinách. Extra světlý bod: LED světla jsou umístěna před skleněnými deskami, aby byla dobře osvětlena i plná chladnička.



TouchControl

Lehkým dotykem prstu a pomocí TouchControl nastavíte Liebherr na 3, 5, 7 nebo 9°. Je to opravdu snadné – a efektivní, protože nenápadné tlačítko je integrováno do vnitřního prostoru, a vytváří tak více prostoru pro všechny čerstvé potraviny.



DoorStop

Udržujte svůj spotřebič Liebherr svěží a bez zápachu pomocí našeho vysouvacího systému DoorStop. Brání zápachu, protože při nepoužívání zůstávají dvířka otevřená. Šetří čas a energii.




Zapuštěné madlo

Mimořádné a funkční: Spotřebič můžete velmi snadno otevřít díky vertikálně integrovanému a ergonomicky namontovanému madlu. Moderní a puristický design navíc umožňuje dokonalou integraci do kuchyně bez úchytů.



Odolná horní deska


Při vaření není místa na pracovní desce nikdy dost. Proto jsou naše podstavné spotřebiče opatřeny pevným a odolným povrchem, který je odolný i vůči poškrábání, a rozšiřuje tak vaši pracovní desku.



Nastavitelné seřizovací nožky

Díky dvěma nastavitelným seřizovacím nožkám lze spotřebič optimálně vyrovnat a přizpůsobit jej okolí, například nerovné podlaze. Proto si můžete být jisti, že dveře chladničky dokonale těsní a do spotřebiče nevniká teplo ani se v něm netvoří kondenzát. To také šetří energii a peníze.

Technický výkres



Výrobky a jejich údaje jsou inscenovány pro reklamní účely. Přestože je vynaloženo veškeré úsilí na zajištění správnosti všech údajů a informací v tomto letáku, společnost Liebherr si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění. Pokud jsou skutečné rozměry, technické údaje a výkon spotřebiče rozhodující, doporučujeme vám, abyste se seznámili s návodem k instalaci, který je přiložen k danému spotřebiči. Společnost Liebherr neručí za případné škody. (29.01.2026)

