

Individuálne prispôsobenie a branding

Objavte naše možnosti prispôsobenia
a prevedenia

LIEBHERR

Chladenie a zmrazovanie



Individuálne prispôsobenie a branding


Z nositeľa chutí na reklamné médium

Či už ide o fotorealistické znázornenie produktu, umelecký motív alebo dobre zapamätateľné firemné logo – chladničky na nápoje s nápadným dizajnom zvyšujú povedomie o Vašej značke aj Váš obrat.

Liebherr používa inovatívny spôsob tlače a povrchovú úpravu s vysokou kvalitou spracovania.



Viac informácií o našich variantoch vybavenia nájdete na našej stránke.




Vybavené všetkým príslušenstvom.

Od žliabku na fľaše až po perforovaný plech a nastaviteľné nožičky – chladnička Liebherr na komerčné použitie disponuje všetkým, čo potrebujete na to, aby sa stala Vaším novým obľúbeným spotrebičom. Vyberte si zo širokého sortimentu voliteľného vybavenia a premeňte chladničku na komerčné použitie na svojho osobného predajcu.



Lišty na cenovky

Na rošt možno pripevniť lišty na cenovky, skenovacie kódy alebo vlastné reklamné odkazy.




Drevená polica

Drevená polica z buku na stabilné a bezpečné skladovanie v elegantnom a vysokokvalitnom spracovaní.



Nastavovacie nožičky a kolieska

Ľahko namontovateľné kolieska a nožičky umožňujú jednoduchú prepravu a pohodlné čistenie pod spotrebičom.



Perforovaný plech

Mimoriadne pružná podložka zabezpečuje optimálnu stabilitu aj pre menšie fľaše a nádoby.



Žliabka na fľaše

Ľahko dostupné nápoje, ktoré sú vždy po ruke. Na doplnenie sa dá žliabka vytiahnuť na teleskopických koľajniciach.

Všetky funkcie v skratke

Vaša značka v tom správnom svetle



Individuálna farebná verzia

Prispôbte si spotrebič presne podľa svojich predstáv. Výnimočné možnosti branding, ktoré ponúka digitálna priama tlač, nám umožňujú prispôbiť spotrebiče vo verzii pre zákazníka individuálnym špeciálnym požiadavkám priamo vo výrobe. Prítom dokážeme splniť takmer každú požiadavku na rôzne účely použitia.



Nálepky

Pri tejto veľmi rozšírenej a doteraz najčastejšie používanej technike sa požadovaná téma aplikuje v závislosti od počtu kusov a motívu na vhodnú nálepku (väčšinou PVC fólia). Tá je presne natiahnutá na napenené teleso truhlice alebo chladničky.



LED osvetlenie integrované do presklených dverí

Individuálny motív môže byť vyrytý v presklenených dverách a tiež osvetlený. Osvetlený je pritom len motív, a preto vyniká ešte viac. Gravírovanie sa nachádza medzi dvoma izolačnými tabuľami (možné pri modeloch FKv 503).



Branding sklenených dverí

Sklenené dvere je možné upraviť individuálnymi nálepkami. Tie sú k dispozícii aj ako „netrvácne“ nálepky, ktoré sa dajú bez problémov a bez zvyškov kedykoľvek odstrániť. Alternatívou je sieťotlač, ktorá ponúka možnosť nanieť motív na vnútornú stranu skla – medzi 2 sklenené vrstvy. To zaručuje nielen dlhú výdrž tlače, ale aj dosiahnutie jemných detailných motívov a vysokú kvalitu pri väčších množstvách.



Možnosti individuálneho prispôsobenia a brandingu v detaile

Bez ohľadu na to, či ide o vzhľad prispôsobený Vašej značke alebo o špeciálne prvky výbavy: Spotrebiče od spoločnosti Liebherr spĺňajú takmer všetky požiadavky. Široký výber modelov a na mieru prispôsobených spotrebičov uľahčuje nájdanie ideálneho riešenia pre každé použitie.



Viac informácií o našich základných spotrebičoch nájdete na našej stránke: home.liebherr.com



FKv 503 Premium



FKDv 4523 PremiumPlus



MRFvg 4011 Perfection

FKv 503						
Druh	Variant zákazníka	od 25	od 50	od 100	od 250	od 500
Kryt	BlackSteel	■	■	■	■	■
	Obrysová nálepka		□	□	□	□
	Digitálna potlač	■	■	■	■	■
Sklenené dvere	Rámy sklenených dverí vo farbe BlackSteel	■	■	■	■	■
	Rámy sklenených dverí s digitálnou potlačou	■	■	■	■	■
	Celoplošná nálepka na sklo		■	■	■	■
	Obrysová nálepka na sklo		□	□	□	□
	Sieťová potlač na sklo		□	□	□	□
	Podsvietené sklo		□	□	□	□
	Tesnenie v čiernej, sivej alebo bielej farbe	■	■	■	■	■
	Mechanický zámok dverí	■	■	■	■	■
Vybavenie	Vertikálne LED osvetlenie na oboch stranách, prepínateľné a stmievateľné			■	■	■
	Nalepená vlastnícka značka (obstaraná alebo poskytnutá spoločnosťou Liebherr)		■	■	■	■
	1 alebo 2 nosné rošty	■	■	■	■	■
	Doraz dverí vľavo	■	■	■	■	■
	Zástrčka pre chladiace spotrebiče v EÚ, CH alebo UK	■	■	■	■	■

Možnosti individuálneho prispôsobenia

		FKDv 42..		FKDv 4513/03		FKDv 4523	
Druh	Variant zákazníka	od 25	od 50	od 25	od 50	od 25	od 50
Kryt	Kryt s bielym práškovým nástrekom	■	■		■		■
	Kryt so sivým práškovým nástrekom		■	■	■		■
	Kryt s čiernym práškovým nástrekom		■		■	■	■
	Kryt s digitálnou potlačou	■	■	■	■	■	■
Interiér	Interiér, výparník na zadnej stene aj kryt ventilátora je stříeborný.		■		■	■	■
	Antracitový interiér, výparník na zadnej stene a kryt ventilátora čierny.		■		■		
Dvere	Nálepky na sklenené dvere (nepriehľadné/priehľadné, celoplošné/obrysové)		■		■		■
	Rám sklenených dverí z plastu v špeciálnej farbe (lakovaný)		□				
	Rám sklenených dverí z plastu v špeciálnej farbe (extrudovaný)		□				
	Zapustený úchyt v čiernej, sivej alebo bielej farbe				■		■
	Plastový úchyt v čiernej farbe		■				
	Hliníkový úchyt eloxovaný		■				
	Tesnenie v sivej farbe		■		■		■
	Tesnenie v čiernej farbe		■		■		
	Plné dvere so sivým práškovým nástrekom		■				
	Plné dvere s čiernym práškovým nástrekom		■				
	Plné dvere s digitálnou potlačou	■	■				
	Stmievateľné osvetlenie				□		
	Dodatočné druhé vertikálne osvetlenie LED				■	■	■
Vybavenie	Nosný rošt čierny, biely alebo pokovaný		■		■		■
	Podlahový rošt čierny, biely alebo pokovaný		■		■		■
	Flexibilná lišta na cenovky		■		■		■
	Vysúvateľný, pokovaný žliabok na konzervy s podstavcom		■		■		■
	Nevysúvateľný, pokovaný žliabok na konzervy s podstavcom		■		■		■
	Ochranná lišta		■		■		■
	Kolieska pre ochrannú lištu		■		■		■
	4 kolieska, h < 75 mm						■
	Nalepená vlastnícka značka (obstaraná alebo poskytnutá spoločnosťou Liebherr)		■		■		■
	Súprava Side-by-Side		■		■		■
Displej	Zosilnený napájací kábel EÚ „Event“		■		■		■
	Kryt zadného panela s bielym práškovým nástrekom		■		■		■
	Kryt zadného panela s digitálnou potlačou		■		■		■
	Displej s potlačou		■				
	Rám displeja v čiernej alebo sivej farbe		■				
	Rám displeja v špeciálnej farbe		□				
	Nálepka na vnútorné dvere, individuálna potlač				■		
	Svetelný rám v čiernej alebo bielej farbe				□		
	Svetelný rám v špeciálnej farbe, lakovaný				□		
	Vnútorný svetelný rám s obrysom loga zákazníka, prípadne potlačou						□
	LED osvetlenie v modrej alebo bielej farbe						■
	Bez svetelného rámu						■
	Bez regulátora EMS						■

		Modely MRF				
Druh	Variant zákazníka	od 25	od 50	od 100	od 250	od 500
Kryt	Kryt s čiernym, sivým alebo bielym práškovým nástrekom	■	■	■	■	■
	Kryt s digitálnou potlačou	■	■	■	■	■
Interiér	Interiér, výparník na zadnej stene aj kryt ventilátora je stireborný		■	■	■	■
	Antracitová vnútorná nádoba, čierny výparník v zadnej stene a kryt ventilátora Interiér antracitový, výparník v zadnej stene a kryt ventilátora čierny		■	■	■	■
Dvere	Plné dvere s čiernym, sivým alebo bielym práškovým nástrekom	■	■	■	■	■
	Plné dvere s digitálnou potlačou	■	■	■	■	■
	Rámy sklenených dverí v čiernej, sivej alebo bielej farbe	■	■	■	■	■
	Podlhovasté profily sklenených dverí z plastu v špeciálnej farbe (lakované)		■	■		
	Podlhovasté profily sklenených dverí z plastu v špeciálnej farbe (extrudované)				■	■
	Podlhovasté profily sklenených dverí, hliníkové, čierne (eloxované)		■	■	■	■
	Podlhovasté profily sklenených dverí, hliníkové, strieborné (eloxované)		■	■	■	■
	Podlhovasté profily sklenených dverí, hliníkové, biele (s práškovým nástrekom)		■	■	■	■
	Nálepky na sklenené dvere (neprieľadné/prieľadné, celoplošné/obrysové)		■	■	■	■
	Zapustený úchyt v čiernej, sivej alebo bielej farbe	■	■	■	■	■
	Plastový úchyt v čiernej, sivej alebo bielej farbe		■	■	■	■
	Hliníkový úchyt eloxovaný		■	■	■	■
	Tesnenie v čiernej, sivej alebo bielej farbe	■	■	■	■	■
	Mechanický zámok dverí	■	■	■	■	■
	Elektronický zámok dverí s diaľkovým ovládaním		■	■	■	■
	Doraz dverí vľavo		■	■	■	■
Osvetlenie	LED vertikálne osvetlenie na jednej strane bez stropného osvetlenia	■	■	■	■	■
	LED vertikálne osvetlenie na jednej strane + stropné osvetlenie	■	■	■	■	■
	LED vertikálne osvetlenie na oboch stranách bez stropného osvetlenia	■	■	■	■	■
Vybavenie	Nosný rošt čierny, biely alebo pokovaný	■	■	■	■	■
	Podlahový rošt čierny, biely alebo pokovaný	■	■	■	■	■
	Flexibilná lišta na cenovky	■	■	■	■	■
	Vysúvateľný, pokovaný žliabok na konzervy s podstavcom	■	■	■	■	■
	Nevysúvateľný, pokovaný žliabok na konzervy s podstavcom	■	■	■	■	■
	Ochranná lišta	■	■	■	■	■
	Kolieska pre ochrannú lištu (priložené)	■	■	■	■	■
	4 kolieska, h < 75 mm		■	■	■	■
	4 Kolieska, h < 150 mm		■	■	■	■
	Nalepená vlastnícka značka (obstaraná alebo poskytnutá spoločnosťou Liebherr)		■	■	■	■
	Súprava Side-by-Side	■	■	■	■	■
	Zosilnený napájací kábel EÚ „Event“		■	■	■	■
	Analógový teplomer v interiéri	■	■	■	■	■
	Digitálny teplomer vo dverách		■	■	■	■
	Kryt zadného panela s bielym práškovým nástrekom		■	■	■	■
	Kryt zadného panela s digitálnou potlačou		■	■	■	■
	Modul SmartModule WLAN a monitorovanie, priložené na zapojenie (len model MRFvg)		■	■	■	■

■ = dostupné
□ = dostupne na požiadanie



Dôvody pre výber znakčky Liebherr

Výhody v skratke:

- Optické zdokonalenie spotrebičov vďaka jasnosti farieb, vysokému rozlíšeniu, hĺbke ostrosti a realistickému zobrazeniu
- Individuálna a flexibilná úprava s účinnými reklamnými odkazmi
- Zvýšenie povedomia o značke a obratu
- Na požiadanie je možný až 360-stupňový branding: Dizajn sa tlačí presne a priamo na povrch po celej ploche a vedie cez hrany spotrebiča
- Ľahko sa čistí, je odolný voči poškrabaniu a UV žiareniu
- Možnosť vyhotovenia malého počtu kusov
- Odolný branding: Neúmyselné aj úmyselné odstránenie nie je možné

Zvýšte popularitu svojej značky.

Spoločnosť Liebherr okrem chladničiek na nápoje ponúka aj možnosť individuálneho a účinného brandingu mrazničiek a truhlíc na zmrzlinu na komerčné použitie. Môžete si v zásade zvoliť z rôznych procesov a modelov. Na požiadanie pre Vás vyvineme vlastné koncepcie zariadení, ktoré dokonale vyhovujú Vašej značke a špecifickým požiadavkám.



Individuálne polepenie a digitálna tlač

Požadovaný branding je umiestnený v závislosti na počte kusov a motívu buď pomocou sieťotlače, alebo digitálnou tlačou na vhodnú nálepku, väčšinou na PVC fóliu. Tá je presne natiahnutá na napenené teleso zariadenia.

Nálepky na displeji/bočnej stene/dverách a individuálna farebná úprava

Prostredníctvom individuálneho usporiadania farieb sa môže Vaša značka pútavo prezentovať a tovar sa môže prezentovať ešte atraktívnejším spôsobom. Bočné steny truhlice a plastové koncovky na ráme truhlice môžu byť upravené podľa potrieb zákazníka.



Viac informácií o našich chladničkách na nápoje nájdete na našej stránke: **home.liebherr.com**

Prípadne sa môžete obrátiť priamo na kontaktnú osobu.

Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH · home.liebherr.com
Tel.: +420 51 5247522
e-mail: sales.sk@liebherr.com · service.sk@liebherr.com