

# FKDv 4523 Variant 875

Chladnička pre predajnú prezentáciu s  
obehovým vzduchovým chladením  
**PremiumPlus**



LED



Objem brutto/netto	441/422 l
Vonkajšie rozmery mm (š/h/v)	600/696/2027
Vnútorne rozmery mm (š/h/v)	456/516/1804
Energetická trieda	
Spotreba energie za 365 dní	680 kWh <sup>2</sup>
klimatická trieda (smernica o energii)	CC2
teplotná trieda (smernica o energii)	K4
Teplota okolia	+10 °C do +40 °C <sup>3</sup>
Chladiaci prostriedok	R 600a
Hlučnosť	52 dB(A)
Příkon	1,5 A
Frekvencia / napätie	50 Hz / 220-240 V~
Tepelný výkon	742 kJ/h
Chladiaci systém	dynamický
Proces odmrázovania	automatický
Teplotný rozsah	+2 °C do +12 °C
Povrchová úprava dverí/víka	Oceľ / čierna
Materiál dverí/farba	Izolačné sklenené dvere s hliníkovým rámom / čierna
Materiál vnútornej nádoby	Plast strieborný
Typ ovládání	otočný regulator
Zobrazenie teploty	vnútorný analógový
Vnútorne osvetlenie	beidseitige LED-Lichtsäule, separat schaltbar
Nastaviteľné police	6
Materiál police	Rošty potiahnuté plastom
Nakladanie PET fliaš 0,5 l/vystavenie	304/7
PET fliaš 0,5 l	
Nakladanie dóz 0,33 l/vystavenie dóz	608/7
0,33 l	
Zaťažiteľnosť odkladacej plochy	45 kg
Rukoväť	Hliníková rukoväť masívna
typ zámku	mechanické
Samozatváracie dvere	áno
Dorazy dverí	vpravo vymeniteľné
Hmotnosť brutto/netto	90,8/86,4 kg
Č. EAN	9005382264959

<sup>1</sup> V súlade s nariadením EÚ 2019/2018.

<sup>2</sup> Merané podľa normy 16902:2016.

<sup>3</sup> Udáva teplotu prostredia, pri ktorej sa môže prístroj bezpečne prevádzkovať.