

SUBa30 375i

Chłodziarka podblatowa z pełną przestrzenią BioFresh

Prime



SUBa30 375i

Chłodziarka podblatowa z pełną przestrzenią BioFresh
Prime

nische_86-92_b.pdf



Konstrukcja	Drzwi wspólne / Urządzenie podblatowe do zabudowy zintegrowanej
Klasa efektywności energetycznej	
Zużycie energii w ciągu 365 dni	44 / 0,120 kWh
Pojemność całkowita	80 l ¹
Pojemność	Szuflady BioFresh: 80,7 l
Poziom głośności w dB	33 dB(A)
Klasa klimatyczna	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Wymiary niszy w cm (wys. / szer. / gł.)	86-92 / 60 / min. 56
Sterowanie	
Sterowanie	Wyświetlacz TFT 2,4", kolorowy, funkcja Touch & Swipe Cyfrowy wyświetlacz temperatury
Interfejs	SmartDeviceBox: w zestawie
Alarm otwartych drzwi	optyczny i dźwiękowy
Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii	optyczny i dźwiękowy
Chłodziarka	
Wentylator	PowerCooling
Oświetlenie	Oświetlenie LED stref BioFresh
Ilość szuflad BioFresh	3 szuflady BioFresh ze zintegrowanymi prowadnicami
Zalety wyposażenia	
Koncepcja Side-by-Side	Obustronne ogrzewanie ścian bocznych, przeznaczone do łączenia z innymi urządzeniami chłodniczymi, mroźniczymi i/lub do chłodzenia wina
Kierunek otwierania drzwi	prawo wymienne
Wymienne uszczelki drzwiowe	tak
Kod EAN	9005382254837

Akcesoria

988245900	Pojemnik na masło
988267100	FlexCube
988246600	Potrójna półka na butelki
909735100	Przewód zasilania typu F 3 metry
909621400	Ograniczenie otwierania drzwi
988117200	Pojemnik na jajka o różnej wielkości
840902201	Środek do czyszczenia stali szlachetnej
840903001	Środek do pielęgnacji stali szlachetnej


Przegląd przedstawia fragment najważniejszych akcesoriów. Wszystkie pozostałe akcesoria urządzenia oraz dalsze informacje można znaleźć na stronie home.liebherr.com.
¹ Zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2016 wskazujemy pojemność całkowitą jako liczbę całkowitą (zaokrągloną), a pojemność komory zamrażarki i komór na świeżą żywność z jednym miejscem po przecinku.

Cechy



Wyposażenie przystosowane do mycia w zmywarce do naczyń

Wyposażenie urządzenia Liebherr jest podwójnie praktyczne: Z jednej strony ułatwia ono codzienne użytkowanie, z drugiej jest łatwe do czyszczenia. Chcesz umyć pojemnik na masło, FlexSystem lub foremkę do lodu? Wstaw je po prostu do zmywarki do naczyń. Zyskaj czas na inne prace.



Alarm otwartych drzwi

Alarm drzwi urządzenia Liebherr zapobiega niepotrzebnemu zużyciu energii i nie dopuszcza do zepsucia się żywności: jeśli pozostają otwarte zbyt długo, włącza się migające światło i sygnał ostrzegawczy. Ty decydujesz, co znaczy „zbyt długo”: w zależności od wybranego ustawienia alarm drzwi włącza się po jednej, dwóch lub trzech minutach.



Wymienna uszczelka drzwiowa

Czy uważasz, że uszczelka drzwi w Twoim urządzeniu Liebherr wymaga wymiany po kilku latach? Jest to bardzo łatwe do samodzielnego wykonania. Wystarczy kilka prostych czynności, aby zdemonstrować wymienną uszczelkę drzwi, a montaż nowej uszczelki jest równie bezproblemowym zadaniem. W rezultacie ta część lodówki jest zawsze nieskazitelnie czysta i higieniczna.



SabbathMode

W szabat wszystkie czynności schodzą na dalszy plan – dotyczy to również urządzeń elektrycznych. Twoja chłodziarka do wina Liebherr też o tym pamięta. W trybie SabbathMode całe oświetlenie lodówki jest wyłączone, podobnie jak wszystkie dźwięki, które może generować urządzenie oraz wyświetlacz. Tryb SabbathMode wyłącza się po upływie 80 godzin.



Zintegrowany SmartDeviceBox


Twoje urządzenie Liebherr może stać w kuchni – jeśli chcesz, może być również podłączone do Internetu w dowolnym momencie. Zintegrowany SmartDeviceBox otwiera drzwi do wszystkich korzyści inteligentnego domu. Podłącz, włącz i połącz swój sprzęt Liebherr z siecią za pomocą Wi-Fi.



Wyświetlacz Touch & Swipe

Twoje urządzenie Liebherr zrobi wszystko, co wskażesz palcem: dzięki wyświetlaczowi dotykowemu z funkcją Touch & Swipe można łatwo i intuicyjnie obsługiwać chłodziarkę. Wystarczy wybrać daną funkcję, taką jak SuperCool, poprzez dotknięcie palcem i przeciągnięcie po kolorowym wyświetlaczu. Dokładnie w ten sam sposób można również regulować temperaturę. A gdy wyświetlacz nie jest aktywnie używany? Wtedy wskazuje temperaturę rzeczywistą.

Rysunek techniczny



Maksymalna waga na drzwi szafki:
Komora chłodziarki: 10 kg

Produkty i ich szczegóły zostały przedstawione w celach reklamowych. Pomimo dokożenia wszelkich starań w celu zapewnienia dokładności wszystkich danych i informacji zawartych w niniejszej ulotce, firma Liebherr zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia. Jeśli rzeczywiste wymiary, specyfikacje i wydajność urządzenia mają krytyczne znaczenie, zalecamy zapoznanie się z instrukcją montażu dołączoną do danego urządzenia. Firma Liebherr nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody. (13.12.2024)



home.liebherr.com