

FDv 4643

Mraznička pro podporu prodeje s chlazením s cirkulací vzduchu



Brutto/užitný objem	461/307 l
Vnější rozměry v mm (Š/H/V)	670/730/1999
Vnitřní rozměry v mm (Š/H/V)	532/568/1275
Plocha pro prezentaci zboží (TDA)	0,73 ¹
Energetická třída	 ²
Spotřeba energie za rok	1949 kWh
Klimatická třída (energetická směrnice)	4
Teplotní třída (energetická směrnice)	L1
Okolní teplota	+10 °C Do +30 °C ³
Chladivo	R 290
Hluk - akustický výkon	62 dB(A)
Příkon	4,4 A
Frekvence / napětí	50 Hz / 220-240 V~
Odvod tepla	1175 kJ/h
Způsob chlazení	dynamický
Způsob odmrazování	automatický
Teplotní rozsah	-10 °C Do -25 °C
Materiál vnějších stěn/barva	ocel / bílá
Materiál dveří / barva	Izolované prosklené dveře s hliníkovým rámem / stříbrná
Materiál vnitřních stěn	umělá hmota bílá
Typ ovládání	7segmentový LED displej s tlačítky
Teplotní displej	vně digitální
Vnitřní osvětlení	LED
Výstražný signál	optický a akustický
Přestavitelné odkládací plochy	4
Materiál policek	rošty potažené umělou hmotou
Nosnost polic	50 kg
Výškově nastavitelné nožičky	100 - 150 mm
Madlo	ergonomické tyčové madlo
Kolečka	2 pevná zadní a 2 otočná přední kolečka
Druh zámku	mechanický
Samozavírací dveře	Ano
Dveřní zarážka	vpravo, lze zaměnit
Hrubá/čistá hmotnost	154/141 kg
EAN	9550000026537

¹ Měřeno podle normy EN 23953.
² V souladu s nařízením EU 2019/2018.
³ Udává okolní teplotu, při které lze zařízení bezpečně provozovat.