

UWpr 3662

台下嵌入式双温区葡萄酒柜
Vinidor Selection 系列

LIEBHERR

嵌入式



台下嵌入式

UWpr 3662

台下嵌入式双温区葡萄酒柜
Vinidor Selection 系列

82-88



German
Engineering

LIEBHERR

- Tip
Open
- Temp
Protect
Plus
- Humidity
Select
- UV
Protect
- Vibrate
Safe
- Touch &
Swipe-
Display
- Fresh
Air
- 2
Zones
- Presentation
Light
- Soft
System

类型	固定门，台下嵌入式冰箱
可储存酒瓶数量（0.75 升波尔多瓶）	32 ¹
总容积	92 升 ²
噪声等级	34 dB(A)
气候类型	SN,N,ST,T
频率 / 电压	50/60 Hz / 220-240 V~
额定电流 / 功率	1.5 A
门材料	隔热玻璃门
孔径尺寸（厘米，高/宽/深）	82-88 / 60 / 最小 58
控制面板	
控制面板类型	2.4 英寸 TFT 彩色滑动式触控屏 显示两个温区温度的数字温度显示器
故障警报	视听信号
开门警报	视听信号
童锁	有
产品特点	
葡萄酒温度区数量	2
调温范围	+5 °C 至 +20 °C
制冷回路数量	2
循环风冷	搭载 FreshAir 活性炭过滤器的循环风冷系统
内部照明	常亮可调光的 LED 照明
搁架材质	铝制饰边的木制搁架
搁架数量	5
配有滑轨的可抽出搁板数量	4
铰链方向	可翻转式箱门铰链
欧洲商品编号	9005382260432

¹ 此设备仅用于储存葡萄酒。波尔多瓶最大容量（0.75 升），尺寸参考 NF H 35 -124 标准（高：300.5 毫米，直径：76.1 毫米）。

² 根据欧盟家用制冷器具新的能源标签与生态设计法规（EU 2019/2016），总容积取最接近的整数（四舍五入），冷冻室和冷藏室容积取小数点后一位。

产品特点



TipOpen 点触开门

如果喜欢无拉手厨房的设计，那么酒柜无把手的玻璃柜门就如你所需，巧妙融入厨房环境。巧思设计，轻触开启。创新性的 TipOpen 点触开门，只需轻触门板，即可自动开门数厘米。3秒后，若未完全开门，SoftSystem 柔性阻尼技术就将自动轻柔关闭柜门。



TempProtect Plus 加强版温控防护

温控葡萄酒柜搭载加强版温控防护。可通过两个内置传感器持续感测柜内温度，提供双重保障，防止葡萄酒受到温度波动带来的影响。一旦其中传感器检测到大幅的温度变化，设备就会发出警报，从而迅速采取应对措施。



HumiditySelect 湿度调节

如何确保软木塞不会干燥开裂？通过湿度调节功能，您可以在酒柜显示屏上在标准湿度和高湿度两段式之间调节。设置简单，对酒品大有裨益。适宜的湿度条件可以使软木塞保持湿润，从而使酒品保持在密封状态。



UVProtect 紫外线防护

搭载玻璃门的酒柜，提供对抗紫外线的双重防护：由有色玻璃和真空镀金属层组成双重防护层。这可为葡萄酒打造保护层，从而使其免受太阳紫外线辐射对风味带来的负面影响。



VibrateSafe 低振技术


葡萄酒需要平和静谧的储存环境。酒柜配备了专为酒品储存研发的低振静音压缩机，搭配由实心山毛榉木制成的稳固木质搁架，以便安静温和地呵护珍藏佳酿。葡萄酒能够在不受干扰的环境中静静成熟。



Touch & Swipe 滑动式触控屏

精心雕琢细节，烘托小酌时刻。Touch & Swipe 滑动式触控屏，提升品酒体验，可以在屏幕上精准调节温度，设置理想储存条件。Vinidor Selection 系列葡萄酒柜，致力于为您带来优雅的品质酒体验。


示意图



柜门最大重量：
酒柜：10 kg

max.

[mm]



产品及其详情是为广告宣传目的而展示。Liebherr 利普赫爾电器将尽一切努力确保本说明中的所有规格和信息准确无误，
嘿 Liebherr 利普赫爾电器保留更改的权利，恕不另行通知。如果冰箱的实际测量值、规格和额定值至关重要，建议参考冰箱随机提供
的安装说明。Liebherr 利普赫爾电器对由此产生的任何损失将不承担责任。