

CNsdd 776i

Combinato con zona EasyFresh e NoFrost

◻ Prime



CNsdd 776i

Combinato con zona EasyFresh e NoFrost

Prime



Easy Fresh	Ice Maker	Duo Cooling	No Frost	Smart Device	Vario Temp	Light Tower	Touch & Swipe Display	Soft System	Super Silent
Super Frost	Super Cool	Vario Space							

← 75 →



Classe di efficienza energetica	
Consumo in (365 giorni/24h)	232 / 0,635 kWh ¹
Volume totale	487 l ²
Volume	Vano frigorifero: 349,1 l / Vano congelatore: 139 l
Rumorosità (potenza sonora)	34 dB(A)
Classe climatica	SN-T (+10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi	SmartSteel / Silver
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	201,5 / 74,7 / 67,5 ¹
Controllo	
Tipo di comando	Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
Interfaccia	SmartDeviceBox in dotazione
Frigorifero	
Raffreddamento ventilato	PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
Controporta	Allestimento GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
VarioSafe	sì
Ripiano portabottiglie	Ripiano ondulato portabottiglie
Illuminazione	Illuminazione LED a colonna su entrambi i lati
Cassetti per frutta e verdura	1 cassetto EasyFresh su guide telescopiche
Congelatore	
Definizione stelle	****
Illuminazione	Illuminazione LED
Numero cassetti	3 cassetti, VarioSpace
IceMaker	con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4"
Produzione ghiaccio in 24 ore	1,2 kg
Riserva di ghiaccio	5,4 kg
Cap. di congelamento nelle 24 ore	10 kg
Tempo di cons. in caso di black-out	20 ore
Dotazioni di serie	
Battuta della porta	Incernieratura delle porte reversibile
Guarnizione della porta rimovibile	sì
EAN-Nr.	4016803057659

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.
² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

Caratteristiche



EasyFresh

Il cassetto EasyFresh ti aiuta a preservare in casa la freschezza dei prodotti appena acquistati. Sia che si tratti di frutta o verdura non confezionata: qui tutto viene conservato in modo ottimale. Grazie alla chiusura ermetica, il cibo fa aumentare l'umidità nel cassetto, preservando a lungo la freschezza degli alimenti.



IceMaker con allacciamento idrico fisso

Ci sono ancora cubetti di ghiaccio? Se hai l'IceMaker, la domanda è superflua. Con l'IceMaker collegabile alla rete idrica, l'acqua viene direttamente dal rubinetto. La funzione MaxIce consente di produrre fino a 1,5 kg di cubetti di ghiaccio al giorno. Con il divisore dello scomparto del ghiaccio, puoi suddividere lo scomparto a tuo piacimento e variare così la quantità di cubetti di ghiaccio - molto semplicemente e a seconda delle necessità!



DuoCooling

Nessuno scambio dell'aria tra il vano frigorifero e il vano congelatore grazie ai due circuiti di refrigerazione completamente indipendenti che caratterizzano DuoCooling. Gli alimenti preservano così la loro freschezza e non ha luogo alcun passaggio di odori. In altre parole: minore spreco, acquisti meno frequenti ma, al contempo, maggior risparmio e migliore conservazione del cibo.



NoFrost

Quando apri il congelatore, desideri vedere i prodotti congelati, ma certamente non ghiaccio o brina. NoFrost protegge il vano congelatore dal ghiaccio indesiderato, che oltretutto consuma molta energia generando costi molto alti. NoFrost significa: non dovrai più sbrinare il vano congelatore - con risparmio di denaro, fatica e tempo da dedicare ad altro.



SmartDeviceBox integrato



Mentre il tuo Liebherr ti aspetta in cucina, tu potrai sempre collegarti con lui via Internet: lo SmartDeviceBox integrato è la chiave per sfruttare tutti i vantaggi della gestione smart della casa. Ti basta inserirlo, accenderlo e connettere il tuo Liebherr via WLAN alla rete.



SmartSteel

Grazie alla superficie SmartSteel, il design di questa apparecchiatura è minimale e pulito, rendendola il complemento perfetto per qualsiasi cucina. La lucidatura orizzontale esalta l'acciaio inox, conferendogli una lucentezza setosa e rendendolo piacevole al tatto. Lo speciale rivestimento minimizza le impronte e rende la superficie antigraffio, mantenendo sempre perfetto l'aspetto dell'apparecchiatura.

Disegno tecnico



I prodotti e i loro dettagli sono presentati a scopo pubblicitario. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per garantire l'accuratezza di tutti i dati e le informazioni contenute in questo volantino, Liebherr si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Quando le dimensioni, le specifiche e le prestazioni effettive dell'apparecchio sono di fondamentale importanza, si consiglia di controllare le istruzioni di installazione che accompagnano l'apparecchio in questione. Liebherr non è responsabile per eventuali danni. (23.02.2026)



home.liebherr.com