

# WFbli 5041

## Weinschrank Professional Perfection



1 Zone	Temp Protect Plus	Power Chill	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Light Column	Presentation Light	Telescopic Rails
Touch & Swipe Display	eDoor Lock	Easy Serve Basket	Self Closing Door	Easy Fill	Smart Device				



Rauminhalt	398 l
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l	158 <sup>1</sup>
Außenmaße in mm (B/T/H)	597/763/1684
Innenmaße in mm (B/T/H)	492/587/1470
Energieeffizienzklasse	 <sup>2</sup>
Energieverbrauch in 365 Tagen	111 kWh <sup>3</sup>
Klimaklasse	SN-ST
Kältemittel	R 600a
Anschlusswert	1,5 A
Frequenz / Spannung	50/60 Hz / 220-240 V~
Ventilator	Ja
Frischluftezufuhr über FreshAir-	Ja
Aktivkohlefilter	
Luftfeuchtigkeitsregulierung	HumiditySelect (Zweistufig: Standard & High)
Temperaturzonen	1
Regelbare Kältekreisläufe	1
Temperaturbereich	+5 °C bis +20 °C
Tür	Isolierglastür, Rahmen schwarz
Seitenwände	schwarz
Art der Steuerung/Position	2,4" TFT-Display farbig / in der Tür
Bedienung der Steuerung	Touch & Swipe
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Material Innenbehälter	Kunststoff, graphitgrau
Innenbeleuchtung	LED-Licht beidseitig
dauerhaft zuschaltbar/dimmbar	Ja / Ja
Vernetzungslösung	Integriert, fest verbaut
EasyFill-Beladungshilfe	Ja
Material Ablageflächen	Metallbord mit Holzfront
Ablageflächen gesamt	6
davon auf Teleskopschienen ausziehbar	1
Höhenverstellbare Ablageflächen	Ja
Griff	Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
Luftfilter	in Rückwand
Art des Schlosses	elektronisch, ohne Fernsteuerung
Türe selbstschließend	Ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Wechselbare Türdichtung	Ja
Side-by-Side-fähig	Ja
Brutto-/Nettogewicht	100/94 kg
EAN-Nr.	9005382244012

<sup>1</sup> Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35 -124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm).

<sup>4</sup> Gibt die Umgebungstemperatur an, bei der das Gerät sicher betrieben werden kann.