
R 938 Litronic

LIEBHERR

Excavadora sobre cadenas



Generación

8

Peso operativo

37.300–41.400 kg

Motor

220 kW / 299 CV

Nivel V

Capacidad cuchara

1,00–3,00 m³

Vivir el progreso

R 938

① Seguridad

- Visión panorámica libre de obstáculos y cámara en la parte trasera y equipo de la derecha
- Consola orientable para acceder a la cabina de forma fácil y segura
- Estructura ROPS certificada de la cabina resistente en caso de vuelco
- Salida de emergencia por la ventana trasera de la cabina
- Parabrisas y ventana derecha de vidrio laminado y tintado

② Equipo de excavación

- Amplia selección de tipos y longitudes de equipamiento
- Válvulas de retención de seguridad para los cilindros de balancín y elevación de la carga (opcional)
- Larga vida útil de las piezas y mayor productividad gracias al sistema automático de engrase centralizado

③ Mantenimiento

- Concepto de mantenimiento muy innovador con puntos de servicio accesibles al nivel del suelo
- Acceso lateral al tren superior y a la gran plataforma de mantenimiento
- Indicación en la pantalla de los niveles de aceite del motor, aceite hidráulico, combustible y urea

④ Confort

- Espacio de trabajo amplio y con aire acondicionado
- Asientos neumáticos con suspensión vertical y horizontal
- Pantalla táctil de alta resolución de 9" a color muy fácil de usar
- Ventana delantera de la cabina totalmente retráctil
- Iluminación LED de serie



⑤ Motor

- Motor Liebherr conforme al nivel V de la normativa europea
- Ralentí y parada automáticos del motor

⑥ Chasis inferior

- Posibilidad de elegir entre 4 robustos trenes de rodaje en forma de X con argollas integradas para un transporte seguro
- Fácil mantenimiento
- Engranaje de traslación sin mantenimiento y rodillos de rodadura con lubricación durante toda la vida útil
- Caja de transporte adicional disponible opcionalmente



Datos técnicos

Motor

Potencia según norma ISO 9249	220kW (299 CV) a 1.800r/min
Par	1.421 Nm a 1.350 r/min
Marca y modelo	Liebherr D944 A7-25
Tipo de motor	4 cilindros en línea
Diámetro	130 mm
Carrera	150 mm
Cilindrada	8,0l
Modo de combustión	Diésel de 4 tiempos Common-Rail Turboalimentado con intercooler
Tratamiento de gases de escape	Nivel V DOC + SCR Filter Regeneración pasiva mediante gestión térmica
Sistema de refrigeración	Refrigeración por agua y radiador de aceite, refrigeración del aire de admisión y refrigeración del carburante
Filtro de aire	Filtro de aire seco con separador previo
Capacidad del depósito de combustible	729 l
Capacidad del depósito de DEF	90 l
Instalación eléctrica	
Tensión de servicio	24V
Batería	2 x 135 Ah / 12 V
Alternador	Trifásico 28V / 140A
Sistema automático de ralentí	Controlado por sensores

Mando

Distribución de potencia	Mediante distribuidor, accionamiento simultáneo e independiente del mecanismo de traslación, del mecanismo de giro y del equipo de trabajo
Accionamiento eléctrico	Servocontrol electro-hidráulico
Equipo y mecanismo de giro	Control proporcional por joystick en cruz
Mecanismo de traslación	- Control proporcional por pedales o por joystick instalable - Cambio de velocidades automático o manual
Funciones adicionales	Control proporcional por pedales o por mini-joystick

Sistema hidráulico

Circuito hidráulico	Regulación con bomba doble, sistema hidráulico Positiv Control para una alimentación independiente y adaptada a las necesidades concretas a través de las bombas hidráulicas; controlado por sensor Alta dinámica de sistema y estabilidad gracias a un sistema de control integrado Circuito independiente para giro
Bombas hidráulicas	
Para equipo y traslación	Bomba doble Liebherr de caudal variable con plato inclinable
Caudal máx.	2 x 315 l/min.
Presión máx. de servicio	380 bar
Para mecanismo de giro	Bomba con plato inclinable en circuito cerrado
Caudal máx.	205 l/min.
Presión máx. de servicio	400 bar
Gestión de bombas	Gestión electrónica sincronizado con el bloque de control
Capacidad del depósito hidr.	239 l
Capacidad del sistema hidr.	máx. 475 l
Filtrado	1 filtro en el circuito de retorno con zona de microfiltración integrada (10 µm)
Sistema de refrigeración	Radiador compacto compuesto por una unidad de refrigeración para agua, aceite hidráulico, aceite de engranajes, combustible, aire de admisión y un ventilador de accionamiento hidrostático
Selector de modo	Adaptación de la potencia hidráulica y del motor a las condiciones de trabajo respectivas mediante un conmutador preselector de modo, por ejemplo para un trabajo particularmente rentable y respetuoso con el medio ambiente o para una potencia de excavación máxima y trabajos pesados
Ajuste de las r/min y de la potencia	Adaptación progresiva de la potencia hidráulica y del motor mediante el número de revoluciones

Mecanismo de giro

Accionamiento	Motor hidráulico Liebherr con plato oscilante con válvula de frenado integrada y control de par
Transmisión	Reductor planetario compacto Liebherr
Corona de giro	Corona de giro Liebherr sellada sobre cojinetes de bolas provista de dientes interiores
Número de revoluciones superestructura	0-8,6 r/min continuo
Par de giro	117 kNm
Freno de bloqueo	Discos bañados en aceite (desplazamiento negativo)

Cabina

Cabina	Estructura de seguridad de la cabina de tipo ROPS (protección antivuelco según ISO 12117-2:2008) con ventana frontal de una pieza o con la parte inferior retráctil bajo el techo, faros LED integrados en el techo, puerta con ventana corredera (apertura por ambos lados), numerosos compartimentos portaobjetos y espacio de almacenaje, suspensión con absorción de las vibraciones, cristales laterales y luna de techo de vidrio laminado, ventanas tintadas, parasoles independientes para la luna del techo y la ventana frontal, encendedor y toma de 24 V, toma de 12 V, portabotellas, red para depositar el teléfono
Asiento del operador	Asiento Liebherr-Comfort con suspensión neumática y ajuste de peso; suspensión vertical y horizontal con consolas y joysticks incluidos. Asiento y reposabrazos regulables (ajustable en longitud, altura e inclinación); calefacción de asiento de serie
Consolas de brazo	Consolas oscilantes con asiento, consola abatible izquierda
Manejo e indicadores	Unidad de mando de gran tamaño y alta resolución, autoexplicativa, con función de pantalla táctil, apta para vídeo, amplias posibilidades de ajuste, control y vigilancia, como por ejemplo control del aire acondicionado, consumo de combustible, parámetros de la máquina y de los implementos
Climatización	Climatización automática, función de aire circulante, eliminación rápida del hielo y de la humedad con sólo pulsar un botón, válvulas de ventilación manejables mediante menú. Filtro de aire circulante y filtro de aire fresco fáciles de cambiar y accesibles desde el exterior. Grupo de calefacción-refrigeración, diseñado para temperaturas exteriores extremas; la regulación se realiza en función de la radiación solar, y de la temperatura interior y exterior El sistema de aire acondicionado contiene fluoruros gases de efecto invernadero
Refrigerante	R134a
Potencial de calentamiento atmosférico	1.430
Cantidad a una temperatura de 25 °C*	1.260 g
Equivalente en CO ₂	1,80 t
Emisión de vibraciones**	
Vibraciones en manos y brazos	< 2,5 m/s ² , según ISO 5349-1:2001
Cuerpo entero	< 0,5 m/s ²
Incertidumbre de medición	Según norma EN 12096:1997
Emisión acústica	
ISO 6396	72 dB(A) = L _{PA} (en la cabina)
2000/14/CE	105 dB(A) = L _{WA} (exterior)

Chasis

Variantes	
NLC	Ancho de vía 2.390 mm
LC	Ancho de vía 2.590 mm
N-XLC	Ancho de vía 2.390 mm
WLC	Ancho de vía 2.740 mm
Accionamiento	Motor hidráulico Liebherr con plato oscilante con válvulas de freno a ambos lados
Transmisión	Reductor planetario Liebherr
Velocidad máxima de traslación	3,3 km/h pos. estándar 5,4 km/h pos. rápida
Fuerza de tracción de cadena	325 kN
Tren de rodaje	D7, D7G, libre de mantenimiento
Rodillos de rodadura / Rodillos de soporte	9 / 2
Cadenas	Selladas y engrasadas
Tejas	De tres nervios
Freno de bloqueo	Discos bañados en aceite (desplazamiento negativo)
Válvulas de freno	Integradas en el motor hidráulico de traslación
Argollas de amarre	Integradas


Equipo

Tipo de construcción	Combinación de placas de acero forjado y de acero fundido
Cilindros hidráulicos	Cilindros Liebherr con sistema especial de sellado y de guiado
Puntos de apoyo	Herméticos, de bajo mantenimiento
Engrase	Engrase centralizado Liebherr
Conexiones hidráulicas	Guarniciones de conductos y tubos con brida SAE
Cucharas retro	De serie con sistema de dientes Liebherr

* Válido para máquina estándar sin elevación de la cabina del operador y sin cabina regulable en altura

** Para la evaluación de riesgos de conformidad con la Directiva 2002/44/CE, véase la norma ISO/TR 25398:2006

Dimensiones



	NLC				LC				N-XLC				WLC			
	mm				mm				mm				mm			
A	Anchura del chasis superior				2.990 ²⁾				2.990 ²⁾				2.990 ²⁾			
B	Altura sobre el chasis superior				3.570				3.570				3.570			
B1	Altura sobre el chasis superior (pasamanos plegado)				3.130				3.130				3.130			
C	Altura sobre la cabina				3.150				3.150				3.150			
D	Altura libre al suelo del contrapeso				1.175				1.175				1.175			
E	Longitud de la parte trasera				3.350				3.350				3.350			
F	Radio de giro de la parte trasera				3.450				3.450				3.450			
G	Distancia entre ejes				3.990				4.300				4.300			
H	Longitud del chasis				4.840				4.840				5.150			
I	Altura libre al suelo del chasis				495				495				495			
J	Altura de la cadena				1.055				1.055				1.055			
K	Ancho de vía				2.390				2.590				2.740			
L	Anchura de tejas				600 700 800 900				600 700 800 900				600 700 800 900			
M	Anchura sobre las cadenas				2.990 3.090 3.190 3.290				2.990 3.090 3.190 3.290				3.340 3.440 3.540 3.640			
N	Anchura sobre el estribo de acceso				2.990 2.990 3.190 ¹⁾ 3.190 ¹⁾				3.190 3.190 3.390 ¹⁾ 3.390 ¹⁾				2.990 2.990 3.190 ¹⁾ 3.190 ¹⁾			

¹⁾ anchura con estribo de acceso desmontable

²⁾ sin bloqueo de puerta y distanciador

		Longitud del balancín m	Pluma monobloc 6,45 m con enganche rápido				Pluma monobloc extendida 7,00 m con enganche rápido				Pluma de ajuste hidráulico 6,70 m con enganche rápido				Pluma monobloc SME 6,15 m montaje directo			
			mm				mm				mm				mm			
			NLC	LC	N-XLC	WLC	NLC	LC	N-XLC	WLC	NLC	LC	N-XLC	WLC	NLC	LC	N-XLC	WLC
R	Radio de giro frontal	2,60	4.250				3.650				2.900				-			
		2,90	4.250				3.650				3.000				-			
		3,25	4.250				3.650				3.100				-			
		3,95	4.250				3.500				3.100				-			
		2,15 SME	-				-				-				4.050			
		2,60 SME	-				-				-				4.050			
S	Altura con la pluma recogida		8.900				10.000				9.950				8.700			
T	Altura de la pluma	2,60	3.300				3.150				3.050				-			
		2,90	3.300				3.250				3.150				-			
		3,25	3.350				3.350				3.300				-			
		3,95	3.350				3.450				3.200				-			
		2,15 SME	-				-				-				3.450 3.450 3.450 3.350 3.300 ¹⁾ 3.300 ¹⁾ 3.300 ¹⁾ 3.300 ¹⁾			
		2,60 SME	-				-				-				3.650 3.650 3.950 3.950 3.350 ¹⁾ 3.350 ¹⁾ 3.350 ¹⁾ 3.350 ¹⁾			
U	Longitud al suelo	2,60	9.200	9.200	9.350	9.350	7.150	7.150	7.300	7.300	6.800	6.800	6.950	6.950	-			
		2,90	8.900	8.900	9.050	9.050	6.900	6.900	7.050	7.050	6.550	6.550	6.700	6.700	-			
		3,25	8.600	8.600	8.750	8.750	6.650	6.650	6.800	6.800	8.650	8.650	8.900	8.900	-			
		3,95	7.800	7.800	7.950	7.950	5.950	5.950	6.100	6.100	8.050	8.050	8.200	8.200	-			
		2,15 SME	-				-				-				6.900 6.900 7.000 7.000 9.300 ¹⁾ 9.300 ¹⁾ 9.450 ¹⁾ 9.450 ¹⁾			
		2,60 SME	-				-				-				6.500 6.500 6.800 6.800 8.900 ¹⁾ 8.900 ¹⁾ 9.050 ¹⁾ 9.050 ¹⁾			
V	Longitud total	2,60	11.000				11.800				11.450				-			
		2,90	11.000				11.800				11.450				-			
		3,25	11.000				11.800				11.200				-			
		3,95	11.000				11.800				11.200				-			
		2,15 SME	-				-				-				10.900 10.800 ¹⁾			
		2,60 SME	-				-				-				10.900 10.800 ¹⁾			
	Cuchara	2,00m ³				1,50m ³				1,75m ³				2,50m ³				

¹⁾ sin cuchara

Medidas de transporte

piezas desmontables retiradas


	Chasis	Pluma monobloc 6,45 m				Pluma monobloc extendida 7,00 m				Pluma de ajuste hidráulico 6,70 m				Pluma monobloc SME 6,15 m			
		mm				mm				mm				mm			
Anchura de tejas		600	700	800	900	600	700	800	900	600	700	800	900	600	700	800	900
Anchura de transporte	NLC	2.990	3.090	3.190	3.290	2.990	3.090	3.190	3.290	2.990	3.090	3.190	3.290	2.990	3.090	3.190	3.290
	LC	3.190	3.290	3.390	3.490	3.190	3.290	3.390	3.490	3.190	3.290	3.390	3.490	3.190	3.290	3.390	3.490
	N-XLC	2.990	3.090	3.190	3.290	2.990	3.090	3.190	3.290	2.990	3.090	3.190	3.290	2.990	3.090	3.190	3.290
	WLC	3.340	3.440	3.540	3.640	3.340	3.440	3.540	3.640	3.340	3.440	3.540	3.640	3.340	3.440	3.540	3.640
	Chasis/ Balancín m	NLC/LC/N-XLC/WLC				NLC/LC/N-XLC/WLC				NLC/LC/N-XLC/WLC				NLC/LC/N-XLC/WLC			
		mm				mm				mm				mm			
Longitud de transporte		11.000				11.800				11.200 ²⁾ /11.450 ³⁾				10.900/10.800 ¹⁾			
Altura de transporte	2,60	3.300				3.150				3.150				-			
	2,90	3.300				3.250				3.150				-			
	3,25	3.350				3.350				3.300				-			
	3,95	3.350				3.450				3.200				-			
	2,15 SME	-				-				-				3.450 ⁴⁾ 5) 6) / 3.300 ¹⁾ 4) 5) 6) 3.350 ⁷⁾ / 3.300 ¹⁾ 7)			
	2,60 SME	-				-				-				3.650 ⁴⁾ 5) / 3.350 ¹⁾ 4) 5) 3.950 ⁶⁾ 7) / 3.350 ¹⁾ 6) 7)			

¹⁾ sin cuchara

²⁾ con balancín 3,25 m y 3,95 m ³⁾ con balancín 2,60 m y 2,90 m ⁴⁾ con chasis NLC ⁵⁾ con chasis LC ⁶⁾ con chasis N-XLC ⁷⁾ con chasis WLC

Equipo retro

con pluma monobloc de 6,45 m



Curvas de excavación

con enganche rápido		1	2	3	4
Longitud del balancín	m	2,60	2,90	3,25	3,95
A Alcance máximo a nivel del suelo	m	10,82	11,07	11,39	11,92
B Profundidad máxima de excavación	m	7,17	7,47	7,82	8,52
C Altura mínima de descarga	m	2,92	2,62	2,27	1,57
D Altura máxima de descarga	m	6,51	6,59	6,72	6,73
E Altura máxima de alcance	m	10,51	10,57	10,70	10,63

Fuerzas

sin enganche rápido		1	2	3	4
Fuerza de excavación (ISO 6015)	kN	212	198	183	159
Fuerza de arranque (ISO 6015)	kN	238	238	238	238
Fuerza de excavación (SAE J1179)	kN	202	189	176	154
Fuerza de arranque (SAE J1179)	kN	210	210	210	210

Peso operativo y presión sobre el suelo

El peso operativo incluye la máquina base con contrapeso de 8,4 t, la pluma monobloc de 6,45 m, el balancín de 3,25 m, enganche rápido SWA 66 (430 kg) y la cuchara retro de 2,00 m³ (1.690 kg) de capacidad.

Chasis		NLC			
Anchura de tejas	mm	600	700	800	900
Peso	kg	37.500	37.850	38.200	38.550
Presión sobre el suelo	kg/cm ²	0,73	0,63	0,56	0,50

Chasis		LC			
Anchura de tejas	mm	600	700	800	900
Peso	kg	37.600	37.950	38.300	38.650
Presión sobre el suelo	kg/cm ²	0,73	0,63	0,56	0,50

Chasis		N-XLC			
Anchura de tejas	mm	600	700	800	900
Peso	kg	38.000	38.350	38.700	39.150
Presión sobre el suelo	kg/cm ²	0,69	0,60	0,53	0,47

Chasis		WLC			
Anchura de tejas	mm	600	700	800	900
Peso	kg	38.150	38.500	38.850	39.250
Presión sobre el suelo	kg/cm ²	0,69	0,60	0,53	0,47

El peso operativo incluye la máquina base con contrapeso de 9,4 t, la pluma monobloc de 6,45 m, el balancín de 3,25 m, enganche rápido SWA 66 (430 kg) y la cuchara retro de 2,00 m³ (1.690 kg) de capacidad.

Chasis		NLC			
Anchura de tejas	mm	600	700	800	900
Peso	kg	38.500	38.850	39.200	39.550
Presión sobre el suelo	kg/cm ²	0,75	0,65	0,57	0,51

Chasis		LC			
Anchura de tejas	mm	600	700	800	900
Peso	kg	38.600	38.950	39.300	39.650
Presión sobre el suelo	kg/cm ²	0,75	0,65	0,57	0,51

Chasis		N-XLC			
Anchura de tejas	mm	600	700	800	900
Peso	kg	39.000	39.350	39.700	40.150
Presión sobre el suelo	kg/cm ²	0,71	0,61	0,54	0,49

Chasis		WLC			
Anchura de tejas	mm	600	700	800	900
Peso	kg	39.150	39.500	39.850	40.250
Presión sobre el suelo	kg/cm ²	0,71	0,61	0,54	0,49

Cucharas retro Estabilidad (calculado con un valor de seguridad del 75 % según ISO 10567*)

Ancho de corte mm	Capacidad ISO 7451 m ³	Peso ³⁾ kg	Peso ⁴⁾ kg	Chasis NLC (con tejas 600 mm)				Chasis LC (con tejas 600 mm)				Chasis N-XLC (con tejas 600 mm)				Chasis WLC (con tejas 600 mm)			
				Longitud del balancín (m)				Longitud del balancín (m)				Longitud del balancín (m)				Longitud del balancín (m)			
				sin enganche rápido		con enganche rápido		sin enganche rápido		con enganche rápido		sin enganche rápido		con enganche rápido		sin enganche rápido		con enganche rápido	
2,60	2,90	3,25	3,95	2,60	2,90	3,25	3,95	2,60	2,90	3,25	3,95	2,60	2,90	3,25	3,95	2,60	2,90	3,25	3,95
con contrapeso de 8,4 t																			
STD ¹⁾	1.050	1,00	1.310	1.270	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.200	1,25	1.420	1.380	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.350	1,50	1.530	1.490	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.500	1,75	1.630	1.590	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.600	1,90	1.700	1.660	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.650	2,00	1.730	1.690	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.600	2,15	1.770	1.730	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.650	2,25	1.810	1.770	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.800	2,50	1.900	1.860	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.800	2,75	1.970	1.930	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
1.850	3,00	2.020	1.980	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
HD ²⁾	1.050	1,00	1.410	1.370	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.200	1,25	1.510	1.470	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.350	1,50	1.620	1.580	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.500	1,75	1.730	1.690	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.600	1,90	1.800	1.760	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.650	2,00	1.830	1.790	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.600	2,15	1.870	1.830	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.650	2,25	1.910	1.870	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.800	2,50	2.000	1.960	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.800	2,75	2.080	2.040	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
1.850	3,00	2.130	2.090	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
con contrapeso de 9,4 t																			
STD ¹⁾	1.050	1,00	1.310	1.270	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.200	1,25	1.420	1.380	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.350	1,50	1.530	1.490	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.500	1,75	1.630	1.590	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.600	1,90	1.700	1.660	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.650	2,00	1.730	1.690	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.600	2,15	1.770	1.730	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.650	2,25	1.810	1.770	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.800	2,50	1.900	1.860	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.800	2,75	1.970	1.930	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
1.850	3,00	2.020	1.980	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
HD ²⁾	1.050	1,00	1.410	1.370	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.200	1,25	1.510	1.470	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.350	1,50	1.620	1.580	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.500	1,75	1.730	1.690	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.600	1,90	1.800	1.760	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.650	2,00	1.830	1.790	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.600	2,15	1.870	1.830	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.650	2,25	1.910	1.870	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.800	2,50	2.000	1.960	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.800	2,75	2.080	2.040	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
1.850	3,00	2.130	2.090	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	

* Los valores de carga indicados de alcance máximo con un giro de 360° sobre terreno firme son conformes con la normativa ISO 10567

¹⁾ Cuchara estándar con dientes Z 50

²⁾ Cuchara HD con dientes Z 50

³⁾ Cuchara para el montaje directo


⁴⁾ Cuchara para el montaje en un enganche rápido SWA 66 (430 kg)

Otras cucharas retro disponibles bajo petición

Peso máximo autorizado del material ▲ = ≤ 2,0t/m³, ■ = ≤ 1,8t/m³, ▲ = ≤ 1,65t/m³, ■ = ≤ 1,5t/m³, △ = ≤ 1,2t/m³, — = no autorizado

Equipo retro

con pluma monobloc extendida de 7,00 m



Curvas de excavación

con enganche rápido		1	2	3	4
Longitud del balancín	m	2,60	2,90	3,25	3,95
A Alcance máximo a nivel del suelo	m	11,54	11,81	12,14	12,72
B Profundidad máxima de excavación	m	6,49	6,79	7,14	7,84
C Altura mínima de descarga	m	4,00	3,69	3,34	2,63
D Altura máxima de descarga	m	8,30	8,47	8,70	8,97
E Altura máxima de alcance	m	12,63	12,79	13,02	13,25

Fuerzas

sin enganche rápido		1	2	3	4
Fuerza de excavación (ISO 6015)	kN	212	198	183	159
Fuerza de arranque (ISO 6015)	kN	238	238	238	238
Fuerza de excavación (SAE J1179)	kN	202	189	176	154
Fuerza de arranque (SAE J1179)	kN	210	210	210	210

Peso operativo y presión sobre el suelo

El peso operativo incluye la máquina base con contrapeso de 8,4 t, la pluma monobloc extendida de 7,00 m, el balancín de 3,25 m, enganche rápido SWA 66 (430 kg) y la cuchara retro de 1,50 m³ (1.490 kg) de capacidad.

Chasis		NLC			
Anchura de tejas	mm	600	700	800	900
Peso	kg	37.400	37.750	38.100	38.450
Presión sobre el suelo	kg/cm ²	0,73	0,63	0,56	0,50

Chasis		LC			
Anchura de tejas	mm	600	700	800	900
Peso	kg	37.500	37.850	38.200	38.550
Presión sobre el suelo	kg/cm ²	0,73	0,63	0,56	0,50

Chasis		N-XLC			
Anchura de tejas	mm	600	700	800	900
Peso	kg	37.900	38.250	38.600	39.050
Presión sobre el suelo	kg/cm ²	0,69	0,59	0,52	0,47

Chasis		WLC			
Anchura de tejas	mm	600	700	800	900
Peso	kg	38.050	38.400	38.750	39.150
Presión sobre el suelo	kg/cm ²	0,69	0,60	0,53	0,47

El peso operativo incluye la máquina base con contrapeso de 9,4 t, la pluma monobloc extendida de 7,00 m, el balancín de 3,25 m, enganche rápido SWA 66 (430 kg) y la cuchara retro de 1,50 m³ (1.490 kg) de capacidad.

Chasis		NLC			
Anchura de tejas	mm	600	700	800	900
Peso	kg	38.400	38.750	39.100	39.450
Presión sobre el suelo	kg/cm ²	0,75	0,65	0,57	0,51

Chasis		LC			
Anchura de tejas	mm	600	700	800	900
Peso	kg	38.500	38.850	39.200	39.550
Presión sobre el suelo	kg/cm ²	0,75	0,65	0,57	0,51

Chasis		N-XLC			
Anchura de tejas	mm	600	700	800	900
Peso	kg	38.900	39.250	39.600	40.050
Presión sobre el suelo	kg/cm ²	0,71	0,61	0,54	0,48

Chasis		WLC			
Anchura de tejas	mm	600	700	800	900
Peso	kg	39.050	39.400	39.750	40.150
Presión sobre el suelo	kg/cm ²	0,71	0,61	0,54	0,49

Cucharas retro Estabilidad (calculado con un valor de seguridad del 75 % según ISO 10567*)

Ancho de corte mm	Capacidad ISO 7451 m ³	Peso ³⁾ kg	Peso ⁴⁾ kg	Chasis NLC (con tejas 600 mm)				Chasis LC (con tejas 600 mm)				Chasis N-XLC (con tejas 600 mm)				Chasis WLC (con tejas 600 mm)			
				Longitud del balancín (m)				Longitud del balancín (m)				Longitud del balancín (m)				Longitud del balancín (m)			
				sin enganche rápido		con enganche rápido		sin enganche rápido		con enganche rápido		sin enganche rápido		con enganche rápido		sin enganche rápido		con enganche rápido	
2,60	2,90	3,25	3,95	2,60	2,90	3,25	3,95	2,60	2,90	3,25	3,95	2,60	2,90	3,25	3,95	2,60	2,90	3,25	3,95
con contrapeso de 8,4 t																			
STD ¹⁾	1.050	1,00	1.310	1.270	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.200	1,25	1.420	1.380	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.350	1,50	1.530	1.490	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.500	1,75	1.630	1.590	■	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.600	1,90	1.700	1.660	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.650	2,00	1.730	1.690	■	▲	▲	—	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.600	2,15	1.770	1.730	■	▲	▲	—	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.650	2,25	1.810	1.770	▲	▲	▲	—	▲	▲	▲	—	▲	▲	▲	—	▲	▲	▲
	1.800	2,50	1.900	1.860	▲	—	—	—	▲	▲	▲	—	▲	▲	▲	—	▲	▲	▲
	1.800	2,75	1.970	1.930	—	—	—	—	▲	▲	▲	—	▲	▲	▲	—	▲	▲	▲
1.850	3,00	2.020	1.980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
HD ²⁾	1.050	1,00	1.410	1.370	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.200	1,25	1.510	1.470	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.350	1,50	1.620	1.580	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.500	1,75	1.730	1.690	■	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.600	1,90	1.800	1.760	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.650	2,00	1.830	1.790	■	▲	▲	—	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.600	2,15	1.870	1.830	▲	▲	▲	—	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.650	2,25	1.910	1.870	▲	▲	▲	—	▲	▲	▲	—	▲	▲	▲	—	▲	▲	▲
	1.800	2,50	2.000	1.960	▲	—	—	—	▲	▲	▲	—	▲	▲	▲	—	▲	▲	▲
	1.800	2,75	2.080	2.040	—	—	—	—	▲	▲	▲	—	▲	▲	▲	—	▲	▲	▲
1.850	3,00	2.130	2.090	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
con contrapeso de 9,4 t																			
STD ¹⁾	1.050	1,00	1.310	1.270	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.200	1,25	1.420	1.380	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.350	1,50	1.530	1.490	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.500	1,75	1.630	1.590	▲	▲	■	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.600	1,90	1.700	1.660	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.650	2,00	1.730	1.690	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.600	2,15	1.770	1.730	▲	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.650	2,25	1.810	1.770	■	▲	▲	—	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.800	2,50	1.900	1.860	▲	▲	▲	—	▲	▲	▲	—	▲	▲	▲	—	▲	▲	▲
	1.800	2,75	1.970	1.930	▲	—	—	—	▲	▲	▲	—	▲	▲	▲	—	▲	▲	▲
1.850	3,00	2.020	1.980	—	—	—	—	▲	▲	▲	—	▲	▲	▲	—	▲	▲	▲	
HD ²⁾	1.050	1,00	1.410	1.370	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.200	1,25	1.510	1.470	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.350	1,50	1.620	1.580	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.500	1,75	1.730	1.690	▲	▲	■	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.600	1,90	1.800	1.760	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.650	2,00	1.830	1.790	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.600	2,15	1.870	1.830	▲	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.650	2,25	1.910	1.870	▲	▲	▲	—	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.800	2,50	2.000	1.960	▲	▲	▲	—	▲	▲	▲	—	▲	▲	▲	—	▲	▲	▲
	1.800	2,75	2.080	2.040	▲	—	—	—	▲	▲	▲	—	▲	▲	▲	—	▲	▲	▲
1.850	3,00	2.130	2.090	—	—	—	—	▲	▲	▲	—	▲	▲	▲	—	▲	▲	▲	

* Los valores de carga indicados de alcance máximo con un giro de 360° sobre terreno firme son conformes con la normativa ISO 10567

¹⁾ Cuchara estándar con dientes Z 50

²⁾ Cuchara HD con dientes Z 50

³⁾ Cuchara para el montaje directo


⁴⁾ Cuchara para el montaje en un enganche rápido SWA 66 (430 kg)

Otras cucharas retro disponibles bajo petición

Peso máximo autorizado del material ▲ = ≤ 2,0t/m³, ■ = ≤ 1,8t/m³, ▲ = ≤ 1,65t/m³, ■ = ≤ 1,5t/m³, ▲ = ≤ 1,2t/m³, — = no autorizado

Equipo retro

con pluma de ajuste hidráulico de 6,70 m



Curvas de excavación

con enganche rápido		1	2	3	4
Longitud del balancín	m	2,60	2,90	3,25	3,95
A Alcance máximo a nivel del suelo	m	11,22	11,49	11,82	12,40
B Profundidad máxima de excavación	m	6,98	7,26	7,60	8,23
C Altura mínima de descarga	m	4,03	3,73	3,40	2,66
D Altura máxima de descarga	m	8,51	8,71	8,98	9,34
E Altura máxima de alcance	m	12,90	13,10	13,37	13,71

Fuerzas

sin enganche rápido		1	2	3	4
Fuerza de excavación (ISO 6015)	kN	212	198	183	159
Fuerza de arranque (ISO 6015)	kN	238	238	238	238
Fuerza de excavación (SAE J1179)	kN	202	189	176	154
Fuerza de arranque (SAE J1179)	kN	210	210	210	210

Peso operativo y presión sobre el suelo

El peso operativo incluye la máquina base con contrapeso de 8,4 t, la pluma de ajuste hidráulico de 6,70 m, el balancín de 3,25 m, enganche rápido SWA 66 (430 kg) y la cuchara retro de 1,75 m³ (1.590 kg) de capacidad.

Chasis		NLC			
Anchura de tejas	mm	600	700	800	900
Peso	kg	38.650	39.000	39.350	39.700
Presión sobre el suelo	kg/cm ²	0,75	0,65	0,57	0,51

Chasis		LC			
Anchura de tejas	mm	600	700	800	900
Peso	kg	38.750	39.100	39.450	39.800
Presión sobre el suelo	kg/cm ²	0,75	0,65	0,58	0,52

Chasis		N-XLC			
Anchura de tejas	mm	600	700	800	900
Peso	kg	39.150	39.500	39.850	40.300
Presión sobre el suelo	kg/cm ²	0,71	0,61	0,54	0,49

Chasis		WLC			
Anchura de tejas	mm	600	700	800	900
Peso	kg	39.300	39.650	40.000	40.400
Presión sobre el suelo	kg/cm ²	0,71	0,62	0,54	0,49

El peso operativo incluye la máquina base con contrapeso de 9,4 t, la pluma de ajuste hidráulico de 6,70 m, el balancín de 3,25 m, enganche rápido SWA 66 (430 kg) y la cuchara retro de 1,75 m³ (1.590 kg) de capacidad.

Chasis		NLC			
Anchura de tejas	mm	600	700	800	900
Peso	kg	39.650	40.000	40.350	40.700
Presión sobre el suelo	kg/cm ²	0,77	0,67	0,59	0,53

Chasis		LC			
Anchura de tejas	mm	600	700	800	900
Peso	kg	39.750	40.100	40.450	40.800
Presión sobre el suelo	kg/cm ²	0,77	0,67	0,59	0,53

Chasis		N-XLC			
Anchura de tejas	mm	600	700	800	900
Peso	kg	40.150	40.500	40.850	41.300
Presión sobre el suelo	kg/cm ²	0,73	0,63	0,56	0,50

Chasis		WLC			
Anchura de tejas	mm	600	700	800	900
Peso	kg	40.300	40.650	41.000	41.400
Presión sobre el suelo	kg/cm ²	0,73	0,63	0,56	0,50

Cucharas retro Estabilidad (calculado con un valor de seguridad del 75 % según ISO 10567*)

Ancho de corte mm	Capacidad ISO 7451 m ³	Peso ³⁾ kg	Peso ⁴⁾ kg	Chasis NLC (con tejas 600 mm)				Chasis LC (con tejas 600 mm)				Chasis N-XLC (con tejas 600 mm)				Chasis WLC (con tejas 600 mm)			
				Longitud del balancín (m)				Longitud del balancín (m)				Longitud del balancín (m)				Longitud del balancín (m)			
				sin enganche rápido		con enganche rápido		sin enganche rápido		con enganche rápido		sin enganche rápido		con enganche rápido		sin enganche rápido		con enganche rápido	
2,60	2,90	3,25	3,95	2,60	2,90	3,25	3,95	2,60	2,90	3,25	3,95	2,60	2,90	3,25	3,95	2,60	2,90	3,25	3,95
con contrapeso de 8,4 t																			
STD ¹⁾	1.050	1,00	1.310	1.270	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.200	1,25	1.420	1.380	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.350	1,50	1.530	1.490	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.500	1,75	1.630	1.590	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.600	1,90	1.700	1.660	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.650	2,00	1.730	1.690	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.600	2,15	1.770	1.730	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.650	2,25	1.810	1.770	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.800	2,50	1.900	1.860	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.800	2,75	1.970	1.930	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
1.850	3,00	2.020	1.980	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
HD ²⁾	1.050	1,00	1.410	1.370	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.200	1,25	1.510	1.470	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.350	1,50	1.620	1.580	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.500	1,75	1.730	1.690	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.600	1,90	1.800	1.760	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.650	2,00	1.830	1.790	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.600	2,15	1.870	1.830	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.650	2,25	1.910	1.870	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.800	2,50	2.000	1.960	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.800	2,75	2.080	2.040	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
1.850	3,00	2.130	2.090	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
con contrapeso de 9,4 t																			
STD ¹⁾	1.050	1,00	1.310	1.270	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.200	1,25	1.420	1.380	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.350	1,50	1.530	1.490	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.500	1,75	1.630	1.590	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.600	1,90	1.700	1.660	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.650	2,00	1.730	1.690	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.600	2,15	1.770	1.730	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.650	2,25	1.810	1.770	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.800	2,50	1.900	1.860	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.800	2,75	1.970	1.930	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
1.850	3,00	2.020	1.980	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
HD ²⁾	1.050	1,00	1.410	1.370	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.200	1,25	1.510	1.470	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.350	1,50	1.620	1.580	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.500	1,75	1.730	1.690	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.600	1,90	1.800	1.760	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.650	2,00	1.830	1.790	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.600	2,15	1.870	1.830	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.650	2,25	1.910	1.870	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.800	2,50	2.000	1.960	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.800	2,75	2.080	2.040	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
1.850	3,00	2.130	2.090	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	

* Los valores de carga indicados de alcance máximo con un giro de 360° sobre terreno firme son conformes con la normativa ISO 10567

¹⁾ Cuchara estándar con dientes Z 50

²⁾ Cuchara HD con dientes Z 50

³⁾ Cuchara para el montaje directo


⁴⁾ Cuchara para el montaje en un enganche rápido SWA 66 (430 kg)

Otras cucharas retro disponibles bajo petición

Peso máximo autorizado del material ▲ = ≤ 2,0t/m³, ■ = ≤ 1,8t/m³, ▲ = ≤ 1,65t/m³, ■ = ≤ 1,5t/m³, △ = ≤ 1,2t/m³, — = no autorizado

Equipo retro

con pluma monobloc SME de 6,15 m



Curvas de excavación

sin enganche rápido		1	2
Longitud del balancín	m	2,15	2,60
		SME	SME
A Alcance máximo a nivel del suelo	m	9,86	10,28
B Profundidad máxima de excavación	m	6,23	6,68
C Altura mínima de descarga	m	3,37	2,92
D Altura máxima de descarga	m	6,32	6,61
E Altura máxima de alcance	m	9,86	10,06

Fuerzas

sin enganche rápido		1	2
Fuerza de excavación (ISO 6015)	kN	238	212
Fuerza de arranque (ISO 6015)	kN	264	264
Fuerza de excavación (SAE J1179)	kN	226	202
Fuerza de arranque (SAE J1179)	kN	233	233

Peso operativo y presión sobre el suelo

El peso operativo incluye la máquina base con contrapeso de 8,4 t, la pluma monobloc SME de 6,15 m, el balancín SME de 2,15 m y la cuchara retro HD de 2,50 m³ (2.000 kg) de capacidad.

Chasis		NLC			
Anchura de tejas	mm	600	700	800	900
Peso	kg	37.300	37.650	38.000	38.350
Presión sobre el suelo	kg/cm ²	0,72	0,63	0,55	0,50

Chasis		LC			
Anchura de tejas	mm	600	700	800	900
Peso	kg	37.400	37.750	38.100	38.450
Presión sobre el suelo	kg/cm ²	0,73	0,63	0,56	0,50

Chasis		N-XLC			
Anchura de tejas	mm	600	700	800	900
Peso	kg	37.800	38.150	38.500	38.950
Presión sobre el suelo	kg/cm ²	0,69	0,59	0,52	0,47

Chasis		WLC			
Anchura de tejas	mm	600	700	800	900
Peso	kg	37.950	38.300	38.650	39.050
Presión sobre el suelo	kg/cm ²	0,69	0,60	0,53	0,47

El peso operativo incluye la máquina base con contrapeso de 9,4 t, la pluma monobloc SME de 6,15 m, el balancín SME de 2,15 m y la cuchara retro HD de 2,50 m³ (2.000 kg) de capacidad.

Chasis		NLC			
Anchura de tejas	mm	600	700	800	900
Peso	kg	38.300	38.650	39.000	39.350
Presión sobre el suelo	kg/cm ²	0,74	0,64	0,57	0,51

Chasis		LC			
Anchura de tejas	mm	600	700	800	900
Peso	kg	38.400	38.750	39.100	39.450
Presión sobre el suelo	kg/cm ²	0,75	0,65	0,57	0,51

Chasis		N-XLC			
Anchura de tejas	mm	600	700	800	900
Peso	kg	38.800	39.150	39.500	39.950
Presión sobre el suelo	kg/cm ²	0,70	0,61	0,54	0,48

Chasis		WLC			
Anchura de tejas	mm	600	700	800	900
Peso	kg	38.950	39.300	39.650	40.050
Presión sobre el suelo	kg/cm ²	0,71	0,61	0,54	0,48

Cucharas retro Estabilidad (calculado con un valor de seguridad del 75 % según ISO 10567*)

Ancho de corte mm	Capacidad ISO 7451 m ³	Peso ³⁾ kg	Peso ⁴⁾ kg	Chasis NLC (con tejas 600 mm)				Chasis LC (con tejas 600 mm)				Chasis N-XLC (con tejas 600 mm)				Chasis WLC (con tejas 600 mm)				
				Longitud del balancín (m)		Longitud del balancín (m)		Longitud del balancín (m)		Longitud del balancín (m)		Longitud del balancín (m)		Longitud del balancín (m)		Longitud del balancín (m)				
				sin	con	sin	con	sin	con	sin	con	sin	con	sin	con	sin	con			
				enganche rápido	enganche rápido	enganche rápido	enganche rápido	enganche rápido	enganche rápido	enganche rápido	enganche rápido	enganche rápido	enganche rápido	enganche rápido	enganche rápido	enganche rápido	enganche rápido	enganche rápido		
				2,15	2,60	2,15	2,60	2,15	2,60	2,15	2,60	2,15	2,60	2,15	2,60	2,15	2,60	2,15	2,60	
con contrapeso de 8,4 t																				
HD ¹⁾	1.600	2,15	1.870	1.830	▲	■	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	■	▲	■	▲	▲	▲	▲
	1.650	2,25	1.910	1.870	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	■	▲	■	▲	▲	▲	▲
	1.800	2,50	2.000	1.960	■	■	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲	■	▲	■	▲	▲	▲	▲
	1.800	2,75	2.080	2.040	■	▲	■	▲	■	■	■	■	▲	▲	■	▲	▲	▲	■	▲
	1.850	3,00	2.130	2.090	▲	▲	▲	▲	▲	▲	■	▲	■	▲	▲	▲	■	■	▲	■
HDR ²⁾	1.650	2,00	2.490	2.530	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	■	▲	■	▲	▲	▲	▲
	1.650	2,25	2.570	2.610	■	■	▲	■	▲	■	▲	▲	■	▲	■	■	▲	■	▲	■
	1.650	2,50	2.660	2.700	■	▲	■	▲	■	■	▲	■	▲	▲	▲	■	▲	■	▲	▲
con contrapeso de 9,4 t																				
HD ¹⁾	1.600	2,15	1.870	1.830	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.650	2,25	1.910	1.870	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.800	2,50	2.000	1.960	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	■	▲	■	▲	▲	▲	▲
	1.800	2,75	2.080	2.040	■	■	▲	■	▲	■	▲	▲	■	▲	■	■	▲	■	▲	■
	1.850	3,00	2.130	2.090	▲	▲	■	▲	■	▲	■	■	▲	■	▲	▲	■	■	▲	■
HDR ²⁾	1.650	2,00	2.490	2.530	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1.650	2,25	2.570	2.610	▲	■	▲	▲	▲	▲	■	▲	▲	■	▲	■	▲	■	▲	■
	1.650	2,50	2.660	2.700	■	■	▲	■	▲	■	▲	■	■	■	■	■	▲	■	■	■

* Los valores de carga indicados de alcance máximo con un giro de 360° sobre terreno firme son conformes con la normativa ISO 10567

¹⁾ Cuchara HD con dientes Z 50

²⁾ Cuchara HDR con dientes Z 70

³⁾ Cuchara para el montaje directo

⁴⁾ Cuchara para el montaje en un enganche rápido SWA 66 (430 kg)

Otras cucharas retro disponibles bajo petición

Peso máximo autorizado del material ▲ = ≤ 2,0t/m³, ■ = ≤ 1,8t/m³, ▲ = ≤ 1,65t/m³, ■ = ≤ 1,5t/m³, ▲ = ≤ 1,2t/m³

Capacidades de carga

con pluma monobloc de 6,45 m, contrapeso de 8,4 t y tejas de 600 mm

Balancín 2,60 m

Chasis	3,0m		4,5m		6,0m		7,5m		9,0m		10,5m		Alcance máx.		
	m	Giro de 360°	m	Giro de 360°	m	Giro de 360°	m	Giro de 360°	m	Giro de 360°	m	Giro de 360°			
NLC	7,5				10,0*	10,0*							8,0	9,9*	6,9
	6,0				9,8	10,6*	6,9	9,7*					6,3	9,6*	7,9
	4,5			14,1	15,2*	9,3	11,8*	6,7	10,2*				5,5	8,8	8,5
	3,0			12,8	18,4*	8,7	13,3*	6,4	10,3				5,1	8,2	8,8
	1,5			12,1	16,5*	8,3	14,0	6,2	10,0				5,0	8,0	8,8
	0			11,9	19,6*	8,0	13,7	6,0	9,9				5,1	8,2	8,6
	-1,5	15,0*	15,0*	12,0	18,4*	8,0	13,6	6,0	9,8				5,5	9,0	8,0
LC	7,5				10,0*	10,0*							8,6	9,9*	6,9
	6,0				10,6*	10,6*	7,5	9,7*					6,8	9,6*	7,9
	4,5			15,2*	15,2*	10,1	11,8*	7,2	10,2*				6,0	8,8	8,5
	3,0			14,1	18,4*	9,5	13,3*	6,9	10,4				5,5	8,2	8,8
	1,5			13,3	16,5*	9,0	14,0	6,7	10,1				5,4	8,0	8,8
	0			13,1	19,6*	8,8	13,7	6,5	9,9				5,5	8,2	8,6
	-1,5	15,0*	15,0*	13,2	18,4*	8,7	13,7	6,5	9,9				6,0	9,0	8,0
N-XLC	7,5				10,0*	10,0*							8,0	9,8*	6,9
	6,0				9,9	10,6*	7,0	9,7*					6,4	9,6*	7,9
	4,5			14,3	15,2*	9,4	11,8*	6,8	10,1*				5,6	9,6*	8,5
	3,0			12,9	18,4*	8,8	13,2*	6,5	10,8*				5,2	9,0	8,8
	1,5			12,2	16,5*	8,3	14,3*	6,2	11,2				5,0	8,8	8,8
	0			12,0	19,6*	8,1	14,6*	6,1	11,0				5,1	9,1	8,6
	-1,5	15,0*	15,0*	12,1	18,3*	8,0	14,1*	6,0	10,9				5,5	9,9	8,0
WLC	7,5				10,0*	10,0*							9,1	9,9*	6,9
	6,0				10,6*	10,6*	7,9	9,7*					7,3	9,6*	7,9
	4,5			15,2*	15,2*	10,8	11,8*	7,7	10,2*				6,4	9,6*	8,5
	3,0			15,2	18,4*	10,2	13,3*	7,4	10,8*				5,9	9,1	8,8
	1,5			14,4	16,5*	9,7	14,3*	7,2	11,2				5,8	8,9	8,8
	0			14,2	19,6*	9,4	14,7*	7,0	11,0				5,9	9,1	8,6
	-1,5	15,0*	15,0*	14,3	18,4*	9,4	14,2*	7,0	11,0				6,4	10,0	8,0

Balancín 2,90 m

Chasis	3,0m		4,5m		6,0m		7,5m		9,0m		10,5m		Alcance máx.		
	m	Giro de 360°	m	Giro de 360°	m	Giro de 360°	m	Giro de 360°	m	Giro de 360°	m	Giro de 360°			
NLC	7,5												7,5	9,3*	7,2
	6,0						9,9	10,2*	7,0	9,3*			6,0	9,1*	8,2
	4,5			14,4	14,5*	9,4	11,4*	6,7	9,9*				5,3	8,4	8,7
	3,0			13,0	17,7*	8,8	12,9*	6,4	10,4	4,9	7,8		4,9	7,8	9,0
	1,5			12,1	19,6*	8,3	14,0	6,1	10,0	4,8	7,7		4,7	7,6	9,0
	0			11,9	19,7*	8,0	13,7	6,0	9,8				4,8	7,8	8,8
	-1,5	15,0*	15,0*	11,8	18,7*	7,9	13,6	5,9	9,8				5,2	8,5	8,3
LC	7,5												8,0	9,3*	7,2
	6,0						10,2*	10,2*	7,5	9,3*			6,5	9,1*	8,2
	4,5			14,5*	14,5*	10,2	11,4*	7,3	9,9*				5,7	8,4	8,7
	3,0			14,3	17,7*	9,5	12,9*	7,0	10,4	5,3	7,9		5,3	7,8	9,0
	1,5			13,4	19,6*	9,0	14,1	6,7	10,1	5,2	7,7		5,1	7,7	9,0
	0			13,1	19,7*	8,7	13,7	6,5	9,9				5,2	7,9	8,8
	-1,5	15,0*	15,0*	13,1	18,7*	8,6	13,6	6,4	9,8				5,7	8,5	8,3
N-XLC	7,5												7,5	9,3*	7,2
	6,0						10,0	10,1*	7,0	9,3*			6,1	9,1*	8,2
	4,5			14,5*	14,5*	9,5	11,4*	6,8	9,8*				5,3	9,1*	8,7
	3,0			13,1	17,7*	8,9	12,9*	6,5	10,6*	4,9	8,7		4,9	8,6	9,0
	1,5			12,2	19,5*	8,4	14,0*	6,2	11,2	4,8	8,5		4,8	8,5	9,0
	0			11,9	19,7*	8,1	14,5*	6,0	10,9				4,9	8,7	8,8
	-1,5	15,0*	15,0*	11,9	18,7*	8,0	14,2*	5,9	10,9				5,2	9,4	8,3
WLC	7,5												8,5	9,3*	7,2
	6,0						10,2*	10,2*	8,0	9,3*			6,9	9,1*	8,2
	4,5			14,5*	14,5*	10,8	11,4*	7,7	9,9*				6,1	9,2*	8,7
	3,0			15,4	17,7*	10,2	12,9*	7,4	10,6*	5,7	8,7		5,7	8,7	9,0
	1,5			14,5	19,6*	9,7	14,1*	7,1	11,2	5,5	8,6		5,5	8,5	9,0
	0			14,2	19,7*	9,4	14,6*	7,0	11,0				5,6	8,7	8,8
	-1,5	15,0*	15,0*	14,2	18,7*	9,3	14,3*	6,9	10,9				6,1	9,5	8,3

Altura Giro de 360° En dirección longitudinal Alcance máx. * Limitado por la fuerza de elevación hidráulica

Los valores de carga están indicados en toneladas (t) del alcance del balancín (sin implementos), para un giro de 360°, sobre un terreno horizontal, uniforme y firme. Los otros valores están indicados para el conjunto inferior en posición longitudinal. Los valores son válidos para tejas con ancho de 600 mm. La capacidad de elevación cumple con la norma estándar ISO 10567 y corresponden al 75% de la carga estática de vuelco o al 87% de la capacidad de elevación de los dispositivos hidráulicos (identificada por *). La carga admisible aumenta en 495 kg; sin el cilindro del cuchar, la palanca y la biela. La capacidad de carga del equipo está limitada por la estabilidad, la capacidad de elevación de los dispositivos hidráulicos.

Conforme a la norma europea EN 474-5, las excavadoras hidráulicas con un equipo elevador tienen que estar equipadas con dispositivos anticaída en los cilindros de elevación y en los cilindros del balancín, con un sistema de alarma de sobrecarga y un diagrama de carga.

Determinar la carga máxima de elevación en base a la tabla de valores de carga que se muestra en la cabina del conductor o a partir de la tabla de valores de carga que se detalla en el manual de instrucciones que se suministra con la máquina.

Balancín 3,25 m

Chasis	3,0m		4,5m		6,0m		7,5m		9,0m		10,5m		Alcance máx.		
	m	Giro de 360°	m	Giro de 360°	m	Giro de 360°	m	Giro de 360°	m	Giro de 360°	m	Giro de 360°			
7,5							7,1	8,8*					6,9	8,1*	7,6
6,0							7,0	8,9*					5,6	8,0*	8,5
4,5			13,6*	13,6*	9,4	10,9*	6,7	9,5*	5,0	8,0			5,0	7,9	9,1
3,0			13,2	16,9*	8,8	12,4*	6,4	10,2*	4,9	7,8			4,6	7,4	9,3
1,5			12,2	19,1*	8,3	13,7*	6,1	10,0	4,7	7,6			4,5	7,2	9,4
0			11,8	19,7*	7,9	13,6	5,9	9,8	4,6	7,5			4,5	7,4	9,1
-1,5	14,5*	14,5*	11,7	19,0*	7,8	13,4	5,8	9,7					4,8	7,9	8,6
-3,0	22,8*	22,8*	11,8	17,3*	7,8	13,2*	5,9	9,7					5,6	9,2	7,8
-4,5	18,3*	18,3*	12,2	14,1*	8,1	10,7*							7,2	9,4*	6,6
-6,0															
7,5							7,6	8,8*					7,4	8,1*	7,6
6,0							7,5	8,9*					6,1	8,0*	8,5
4,5			13,6*	13,6*	10,2	10,9*	7,3	9,5*	5,4	8,0			5,4	7,9	9,1
3,0			14,4	16,9*	9,6	12,4*	6,9	10,2*	5,3	7,8			5,0	7,4	9,3
1,5			13,4	19,1*	9,0	13,7*	6,6	10,0	5,1	7,7			4,8	7,2	9,4
0			13,0	19,7*	8,7	13,6	6,4	9,8	5,0	7,6			4,9	7,4	9,1
-1,5	14,5*	14,5*	12,9	19,0*	8,5	13,5	6,3	9,7					5,3	8,0	8,6
-3,0	22,8*	22,8*	13,0	17,3*	8,6	13,2*	6,4	9,7					6,0	9,2	7,8
-4,5	18,3*	18,3*	13,4	14,1*	8,8	10,7*							7,8	9,4*	6,6
-6,0															
7,5							7,2	8,7*					6,9	8,1*	7,6
6,0							7,1	8,9*					5,7	8,0*	8,5
4,5			13,6*	13,6*	9,5	10,9*	6,8	9,4*	5,1	8,6*			5,0	8,1*	9,1
3,0			13,3	16,8*	8,9	12,4*	6,5	10,2*	4,9	8,6			4,6	8,2	9,3
1,5			12,3	19,1*	8,3	13,7*	6,2	10,9*	4,8	8,5			4,5	8,0	9,4
0			11,8	19,6*	8,0	14,4*	5,9	10,9	4,7	8,3			4,6	8,2	9,1
-1,5	14,5*	14,5*	11,8	18,9*	7,9	14,2*	5,8	10,8					4,9	8,8	8,6
-3,0	22,8*	22,8*	11,9	17,2*	7,9	13,2*	5,9	10,2*					5,6	9,5*	7,8
-4,5	18,2*	18,2*	12,3	14,1*	8,2	10,7*							7,3	9,4*	6,6
-6,0															
7,5							8,1	8,8*					7,9	8,1*	7,6
6,0							8,0	8,9*					6,5	8,0*	8,5
4,5			13,6*	13,6*	10,9*	10,9*	7,8	9,5*	5,8	8,6*			5,7	8,1*	9,1
3,0			15,6	16,9*	10,3	12,4*	7,4	10,2*	5,6	8,7			5,3	8,2	9,3
1,5			14,5	19,1*	9,7	13,7*	7,1	11,0*	5,5	8,5			5,2	8,0	9,4
0			14,1	19,7*	9,3	14,4*	6,9	10,9	5,4	8,4			5,3	8,2	9,1
-1,5	14,5*	14,5*	14,0	19,0*	9,2	14,3*	6,8	10,8					5,7	8,9	8,6
-3,0	22,8*	22,8*	14,1	17,3*	9,2	13,2*	6,8	10,2*					6,5	9,6*	7,8
-4,5	18,3*	18,3*	14,1*	14,1*	9,5	10,7*							8,4	9,4*	6,6
-6,0															

Balancín 3,95 m

Chasis	3,0m		4,5m		6,0m		7,5m		9,0m		10,5m		Alcance máx.		
	m	Giro de 360°	m	Giro de 360°	m	Giro de 360°	m	Giro de 360°	m	Giro de 360°	m	Giro de 360°			
7,5							7,2	7,7*					6,1	6,4*	8,3
6,0							7,1	8,0*	5,2	6,7*			5,1	6,3*	9,1
4,5							9,6	9,8*	6,8	8,7*	5,0	8,0*	4,5	6,4*	9,6
3,0	14,0*	14,0*	13,6	15,1*	8,9	11,4*	6,4	9,5*	4,8	7,8			4,2	6,7	9,9
1,5	7,0*	7,0*	12,4	17,9*	8,3	13,0*	6,1	10,0	4,6	7,6			4,0	6,6	9,9
0	9,9*	9,9*	11,7	19,3*	7,9	13,6	5,8	9,7	4,5	7,4			4,1	6,7	9,7
-1,5	14,5*	14,5*	11,4	19,2*	7,6	13,3	5,6	9,5	4,4	7,3			4,3	7,1	9,2
-3,0	20,4*	20,4*	11,5	18,1*	7,6	13,2	5,6	9,5					4,8	8,0	8,4
-4,5	21,4*	21,4*	11,7	15,7*	7,7	11,9*							6,0	9,3*	7,3
-6,0			11,2*	11,2*									9,0*	9,0*	5,5
7,5							7,7*	7,7*					6,4*	6,4*	8,3
6,0							7,6	8,0*	5,6	6,7*			5,5	6,3*	9,1
4,5							9,8*	9,8*	5,4	8,0*			4,9	6,4*	9,6
3,0	14,0*	14,0*	14,9	15,1*	9,7	11,4*	7,0	9,5*	5,3	7,8			4,5	6,8	9,9
1,5	7,0*	7,0*	13,6	17,9*	9,1	13,0*	6,6	10,0	5,1	7,6			4,4	6,6	9,9
0	9,9*	9,9*	12,9	19,3*	8,6	13,6	6,3	9,7	4,9	7,4			4,4	6,7	9,7
-1,5	14,5*	14,5*	12,7	19,2*	8,4	13,3	6,2	9,5	4,8	7,4			4,7	7,1	9,2
-3,0	20,4*	20,4*	12,7	18,1*	8,3	13,3	6,1	9,5					5,3	8,1	8,4
-4,5	21,4*	21,4*	13,0	15,7*	8,5	11,9*							6,5	9,3*	7,3
-6,0			11,2*	11,2*									9,0*	9,0*	5,5
7,5							7,3	7,7*					6,1	6,4*	8,3
6,0							7,2	8,0*	5,2	6,7*			5,1	6,3*	9,1
4,5							6,9	8,6*	5,1	8,0*			4,5	6,4*	9,6
3,0	14,0*	14,0*	13,7	15,1*	9,0	11,4*	6,5	9,5*	4,9	8,4*			4,2	6,8*	9,9
1,5	7,0*	7,0*	12,5	17,9*	8,4	12,9*	6,1	10,4*	4,7	8,4			4,1	7,3	9,9
0	9,9*	9,9*	11,8	19,2*	7,9	13,9*	5,8	10,8	4,5	8,2			4,1	7,4	9,7
-1,5	14,5*	14,5*	11,5	19,2*	7,7	14,2*	5,7	10,6	4,5	8,1			4,3	7,9	9,2
-3,0	20,4*	20,4*	11,6	18,0*	7,6	13,6*	5,7	10,6					4,9	8,9	8,4
-4,5	21,3*	21,3*	11,8	15,6*	7,8	11,9*							6,0	9,2*	7,3
-6,0			11,2*	11,2*									8,9*	8,9*	5,5
7,5							7,7*	7,7*					6,4*	6,4*	8,3
6,0							8,0*	8,0*	5,9	6,7*			5,8	6,3*	9,1
4,5							9,8*	9,8*	5,8	8,0*			5,2	6,4*	9,6
3,0	14,0*	14,0*	15,1*	15,1*	10,4	11,4*	7,4	9,5*	5,6	8,4*			4,8	6,8*	9,9
1,5	7,0*	7,0*	14,7	17,9*	9,7	13,0*	7,1	10,4*	5,4	8,5			4,7	7,3*	9,9
0	9,9*	9,9*	14,0	19,3*	9,3	13,9*	6,8	10,9	5,3	8,3			4,8	7,5	9,7
-1,5	14,5*	14,5*	13,8	19,2*	9,0	14,2*	6,6	10,7	5,2	8,2			5,0	7,9	9,2
-3,0	20,4*	20,4*	13,8	18,1*	9,0	13,6*	6,6	10,6					5,7	9,0	8,4
-4,5	21,4*	21,4*	14,1	15,7*	9,1	11,9*							7,0	9,3*	7,3
-6,0			11,2*	11,2*									9,0*	9,0*	5,5

 Altura  Giro de 360°  En dirección longitudinal  Alcance máx. * Limitado por la fuerza de elevación hidráulica

Los valores de carga están indicados en toneladas (t) del alcance del balancín (sin implementos), para un giro de 360°, sobre un terreno horizontal, uniforme y firme. Los otros valores están indicados para el conjunto inferior en posición longitudinal. Los valores son válidos para tejas con ancho de 600 mm. La capacidad de elevación cumple con la norma estándar ISO 10567 y corresponden al 75% de la carga estática de vuelco o al 87% de la capacidad de elevación hidráulica (identificada por *). La carga admisible aumenta en 495 kg; sin el cilindro del cuchar, la palanca y la biela. La capacidad de carga del equipo está limitada por la estabilidad, la capacidad de elevación de los dispositivos hidráulicos.

Conforme a la norma europea EN 474-5, las excavadoras hidráulicas con un equipo elevador tienen que estar equipadas con dispositivos anticaída en los cilindros de elevación y en los cilindros del balancín, con un sistema de alarma de sobrecarga y un diagrama de carga.

Determinar la carga máxima de elevación en base a la tabla de valores de carga que se muestra en la cabina del conductor o a partir de la tabla de valores de carga que se detalla en el manual de instrucciones que se suministra con la máquina.

Capacidades de carga

con pluma monobloc de 6,45 m, contrapeso de 9,4 t y tejas de 600 mm

Balancín 2,60 m

Chasis	3,0m		4,5m		6,0m		7,5m		9,0m		10,5m		Alcance máx.		
	m											m			
NLC	7,5				10,0*	10,0*							8,5	9,9*	6,9
	6,0				10,5	10,6*	7,4	9,7*					6,8	9,6*	7,9
	4,5			15,1	15,2*	10,0	11,8*	7,2	10,2*				6,0	9,3	8,5
	3,0			13,8	18,4*	9,4	13,3*	6,9	10,8*				5,5	8,7	8,8
	1,5			13,1	16,5*	9,0	14,3*	6,7	10,7				5,4	8,5	8,8
	0			12,9	19,6*	8,7	14,6	6,5	10,5				5,5	8,8	8,6
	-1,5	15,0*	15,0*	13,0	18,4*	8,7	14,2*	6,5	10,5				6,0	9,6	8,0
LC	7,5				10,0*	10,0*							9,2	9,9*	6,9
	6,0				10,6*	10,6*	8,0	9,7*					7,4	9,6*	7,9
	4,5			15,2*	15,2*	10,8	11,8*	7,8	10,2*				6,4	9,4	8,5
	3,0			15,1	18,4*	10,2	13,3*	7,5	10,8*				6,0	8,7	8,8
	1,5			14,4	16,5*	9,7	14,3*	7,2	10,8				5,8	8,6	8,8
	0			14,2	19,6*	9,5	14,7*	7,1	10,6				6,0	8,8	8,6
	-1,5	15,0*	15,0*	14,2	18,4*	9,4	14,2*	7,0	10,5				6,5	9,6	8,0
N-XLC	7,5				10,0*	10,0*							8,6	9,8*	6,9
	6,0				10,6*	10,6*	7,5	9,7*					6,9	9,6*	7,9
	4,5			15,2*	15,2*	10,1	11,8*	7,3	10,1*				6,0	9,6*	8,5
	3,0			13,9	18,4*	9,5	13,2*	7,0	10,8*				5,6	9,6	8,8
	1,5			13,2	16,5*	9,0	14,3*	6,7	11,4*				5,4	9,4	8,8
	0			13,0	19,6*	8,8	14,6*	6,6	11,5*				5,6	9,7	8,6
	-1,5	15,0*	15,0*	13,1	18,3*	8,7	14,1*	6,5	11,1*				6,0	10,1*	8,0
WLC	7,5				10,0*	10,0*							9,7	9,9*	6,9
	6,0				10,6*	10,6*	8,5	9,7*					7,8	9,6*	7,9
	4,5			15,2*	15,2*	11,5	11,8*	8,3	10,2*				6,8	9,6*	8,5
	3,0			16,3	18,4*	10,9	13,3*	8,0	10,8*				6,4	9,6	8,8
	1,5			15,5	16,5*	10,4	14,3*	7,7	11,4*				6,2	9,5	8,8
	0			15,3	19,6*	10,2	14,7*	7,5	11,6*				6,4	9,8	8,6
	-1,5	15,0*	15,0*	15,4	18,4*	10,1	14,2*	7,5	11,1*				6,9	10,1*	8,0

Balancín 2,90 m

Chasis	3,0m		4,5m		6,0m		7,5m		9,0m		10,5m		Alcance máx.		
	m											m			
NLC	7,5												8,0	9,3*	7,2
	6,0					10,2*	10,2*	7,5	9,3*				6,5	9,1*	8,2
	4,5			14,5*	14,5*	10,1	11,4*	7,2	9,9*				5,7	8,9	8,7
	3,0			14,0	17,7*	9,5	12,9*	6,9	10,6*	5,3	8,4		5,3	8,3	9,0
	1,5			13,1	19,6*	9,0	14,1*	6,7	10,7	5,2	8,2		5,2	8,2	9,0
	0			12,9	19,7*	8,7	14,6*	6,5	10,5				5,3	8,4	8,8
	-1,5	15,0*	15,0*	12,8	18,7*	8,6	14,3*	6,4	10,4				5,7	9,1	8,3
LC	7,5												8,6	9,3*	7,2
	6,0					10,2*	10,2*	8,0	9,3*				7,0	9,1*	8,2
	4,5			14,5*	14,5*	10,9	11,4*	7,8	9,9*				6,2	8,9	8,7
	3,0			15,3	17,7*	10,3	12,9*	7,5	10,6*	5,7	8,4		5,7	8,4	9,0
	1,5			14,4	19,6*	9,7	14,1*	7,2	10,8	5,6	8,3		5,6	8,2	9,0
	0			14,1	19,7*	9,4	14,6*	7,0	10,5				5,7	8,4	8,8
	-1,5	15,0*	15,0*	14,1	18,7*	9,3	14,3*	7,0	10,5				6,1	9,1	8,3
N-XLC	7,5												8,1	9,3*	7,2
	6,0					10,1*	10,1*	7,5	9,3*				6,6	9,1*	8,2
	4,5			14,5*	14,5*	10,2	11,4*	7,3	9,8*				5,8	9,1*	8,7
	3,0			14,1	17,7*	9,5	12,9*	7,0	10,6*	5,4	9,2		5,3	9,2	9,0
	1,5			13,2	19,5*	9,0	14,0*	6,7	11,2*	5,2	9,1		5,2	9,0	9,0
	0			12,9	19,7*	8,7	14,5*	6,5	11,5*				5,3	9,3	8,8
	-1,5	15,0*	15,0*	12,9	18,7*	8,6	14,2*	6,5	11,2*				5,7	9,8*	8,3
WLC	7,5												9,1	9,3*	7,2
	6,0					10,2*	10,2*	8,5	9,3*				7,4	9,1*	8,2
	4,5			14,5*	14,5*	11,4*	11,4*	8,3	9,9*				6,6	9,2*	8,7
	3,0			16,5	17,7*	11,0	12,9*	8,0	10,6*	6,1	9,3		6,1	9,2	9,0
	1,5			15,6	19,6*	10,4	14,1*	7,7	11,2*	6,0	9,1		5,9	9,1	9,0
	0			15,3	19,7*	10,1	14,6*	7,5	11,5*				6,1	9,3	8,8
	-1,5	15,0*	15,0*	15,3	18,7*	10,0	14,3*	7,4	11,2*				6,6	9,8*	8,3











Altura Giro de 360° En dirección longitudinal Alcance máx. * Limitado por la fuerza de elevación hidráulica

Los valores de carga están indicados en toneladas (t) del alcance del balancín (sin implementos), para un giro de 360°, sobre un terreno horizontal, uniforme y firme. Los otros valores están indicados para el conjunto inferior en posición longitudinal. Los valores son válidos para tejas con ancho de 600 mm. La capacidad de elevación cumple con la norma estándar ISO 10567 y corresponden al 75% de la carga estática de vuelco o al 87% de la capacidad de elevación de los dispositivos hidráulicos (identificada por *). La carga admisible aumenta en 495 kg; sin el cilindro del cuchar, la palanca y la biela. La capacidad de carga del equipo está limitada por la estabilidad, la capacidad de elevación de los dispositivos hidráulicos.









Conforme a la norma europea EN 474-5, las excavadoras hidráulicas con un equipo elevador tienen que estar equipadas con dispositivos anticaída en los cilindros de elevación y en los cilindros del balancín, con un sistema de alarma de sobrecarga y un diagrama de carga.

Determinar la carga máxima de elevación en base a la tabla de valores de carga que se muestra en la cabina del conductor o a partir de la tabla de valores de carga que se detalla en el manual de instrucciones que se suministra con la máquina.

Balancín 3,25 m

Chasis	3,0m		4,5m		6,0m		7,5m		9,0m		10,5m		Alcance máx.		
	m											m			
7,5							7,6	8,8*					7,4	8,1*	7,6
6,0							7,5	8,9*					6,1	8,0*	8,5
4,5				13,6*	13,6*		10,1	10,9*					5,4	8,1*	9,1
3,0				14,2	16,9*		9,5	12,4*					5,0	7,9	9,3
1,5				13,2	19,1*		9,0	13,7*					4,9	7,7	9,4
0				12,8	19,7*		8,6	14,4*					4,9	7,9	9,1
-1,5	14,5*	14,5*		12,7	19,0*		8,5	14,3*					5,3	8,5	8,6
-3,0	22,8*	22,8*		12,8	17,3*		8,5	13,2*					6,0	9,6*	7,8
-4,5	18,3*	18,3*		13,2	14,1*		8,8	10,7*					7,8	9,4*	6,6
-6,0															
7,5							8,2	8,8*					7,9	8,1*	7,6
6,0							8,1	8,9*					6,5	8,0*	8,5
4,5				13,6*	13,6*		10,9*	10,9*					5,8	8,1*	9,1
3,0				15,5	16,9*		10,3	12,4*					5,4	7,9	9,3
1,5				14,5	19,1*		9,7	13,7*					5,3	7,8	9,4
0				14,0	19,7*		9,4	14,4*					5,3	7,9	9,1
-1,5	14,5*	14,5*		14,0	19,0*		9,2	14,3*					5,7	8,5	8,6
-3,0	22,8*	22,8*		14,1	17,3*		9,3	13,2*					6,6	9,6*	7,8
-4,5	18,3*	18,3*		14,1*	14,1*		9,5	10,7*					8,5	9,4*	6,6
-6,0															
7,5							7,7	8,7*					7,4	8,1*	7,6
6,0							7,6	8,9*					6,1	8,0*	8,5
4,5				13,6*	13,6*		10,2	10,9*					5,4	8,1*	9,1
3,0				14,3	16,8*		9,6	12,4*					5,0	8,5*	9,3
1,5				13,3	19,1*		9,0	13,7*					4,9	8,5	9,4
0				12,9	19,6*		8,7	14,4*					5,0	8,7	9,1
-1,5	14,5*	14,5*		12,8	18,9*		8,5	14,2*					5,3	9,4*	8,6
-3,0	22,8*	22,8*		12,9	17,2*		8,6	13,2*					6,1	9,5*	7,8
-4,5	18,2*	18,2*		13,3	14,1*		8,8	10,7*					7,9	9,4*	6,6
-6,0															
7,5							8,7	8,8*					8,1*	8,1*	7,6
6,0							8,6	8,9*					7,0	8,0*	8,5
4,5				13,6*	13,6*		10,9*	10,9*					6,2	8,1*	9,1
3,0				16,7	16,9*		11,0	12,4*					6,1	9,0*	9,3
1,5				15,6	19,1*		10,4	13,7*					5,8	8,5*	9,3
0				15,2	19,7*		10,1	14,4*					5,6	8,6	9,4
-1,5	14,5*	14,5*		15,1	19,0*		9,9	14,3*					5,7	8,8	9,1
-3,0	22,8*	22,8*		15,2	17,3*		10,0	13,2*					6,1	9,4*	8,6
-4,5	18,3*	18,3*		14,1*	14,1*		10,2	10,7*					7,0	9,6*	7,8
-6,0													9,1	9,4*	6,6

Balancín 3,95 m

Chasis	3,0m		4,5m		6,0m		7,5m		9,0m		10,5m		Alcance máx.		
	m											m			
7,5													6,4*	6,4*	8,3
6,0													5,5	6,3*	9,1
4,5													4,9	6,4*	9,6
3,0	14,0*	14,0*		14,6	15,1*		9,8*	9,8*					4,5	6,8*	9,9
1,5	7,0*	7,0*		13,4	17,9*		9,0	13,0*					4,4	7,1	9,9
0	9,9*	9,9*		12,7	19,3*		8,5	13,9*					4,4	7,2	9,7
-1,5	14,5*	14,5*		12,4	19,2*		8,3	14,2*					4,7	7,6	9,2
-3,0	20,4*	20,4*		12,5	18,1*		8,3	13,6*					5,3	8,6	8,4
-4,5	21,4*	21,4*		12,7	15,7*		8,4	11,9*					6,5	9,3*	7,3
-6,0				11,2*	11,2*								9,0*	9,0*	5,5
7,5													6,4*	6,4*	8,3
6,0													5,9	6,3*	9,1
4,5													5,3	6,4*	9,6
3,0	14,0*	14,0*		15,1*	15,1*		10,4	11,4*					4,9	6,8*	9,9
1,5	7,0*	7,0*		14,7	17,9*		9,8	13,0*					4,8	7,1	9,9
0	9,9*	9,9*		14,0	19,3*		9,3	13,9*					4,8	7,2	9,7
-1,5	14,5*	14,5*		13,7	19,2*		9,1	14,2*					5,1	7,6	9,2
-3,0	20,4*	20,4*		13,7	18,1*		9,0	13,6*					5,7	8,6	8,4
-4,5	21,4*	21,4*		14,0	15,7*		9,2	11,9*					7,1	9,3*	7,3
-6,0				11,2*	11,2*								9,0*	9,0*	5,5
7,5													6,4*	6,4*	8,3
6,0													5,5	6,3*	9,1
4,5													4,9	6,4*	9,6
3,0	14,0*	14,0*		14,7	15,1*		9,7	11,4*					4,6	6,8*	9,9
1,5	7,0*	7,0*		13,5	17,9*		9,1	12,9*					4,4	7,3*	9,9
0	9,9*	9,9*		12,8	19,2*		8,6	13,9*					4,5	7,9	9,7
-1,5	14,5*	14,5*		12,5	19,2*		8,4	14,2*					4,7	8,4	9,2
-3,0	20,4*	20,4*		12,6	18,0*		8,3	13,6*					5,3	9,0*	8,4
-4,5	21,3*	21,3*		12,8	15,6*		8,5	11,9*					6,6	9,2*	7,3
-6,0				11,2*	11,2*								8,9*	8,9*	5,5
7,5													6,4*	6,4*	8,3
6,0													6,3	6,3*	9,1
4,5													5,6	6,4*	9,6
3,0	14,0*	14,0*		15,1*	15,1*		11,1	11,4*					5,2	6,8*	9,9
1,5	7,0*	7,0*		15,8	17,9*		10,5	13,0*					5,1	7,3*	9,9
0	9,9*	9,9*		15,1	19,3*		10,0	13,9*					5,2	8,0	9,7
-1,5	14,5*	14,5*		14,9	19,2*		9,8	14,2*					5,5	8,5	9,2
-3,0	20,4*	20,4*		14,9	18,1*		9,7	13,6*					6,1	9,1*	8,4
-4,5	21,4*	21,4*		15,2	15,7*		9,9	11,9*					7,6	9,3*	7,3
-6,0				11,2*	11,2*								9,0*	9,0*	5,5

 Altura  Giro de 360°  En dirección longitudinal  Alcance máx. * Limitado por la fuerza de elevación hidráulica

Los valores de carga están indicados en toneladas (t) del alcance del balancín (sin implementos), para un giro de 360°, sobre un terreno horizontal, uniforme y firme. Los otros valores están indicados para el conjunto inferior en posición longitudinal. Los valores son válidos para tejas con ancho de 600 mm. La capacidad de elevación cumple con la norma estándar ISO 10567 y corresponden al 75% de la carga estática de vuelco o al 87% de la capacidad de elevación hidráulica (identificada por *). La carga admisible aumenta en 495 kg; sin el cilindro del cuchar, la palanca y la biela. La capacidad de carga del equipo está limitada por la estabilidad, la capacidad de elevación de los dispositivos hidráulicos.













Conforme a la norma europea EN 474-5, las excavadoras hidráulicas con un equipo elevador tienen que estar equipadas con dispositivos anticaída en los cilindros de elevación y en los cilindros del balancín, con un sistema de alarma de sobrecarga y un diagrama de carga.

Determinar la carga máxima de elevación en base a la tabla de valores de carga que se muestra en la cabina del conductor o a partir de la tabla de valores de carga que se detalla en el manual de instrucciones que se suministra con la máquina.













Capacidades de carga

con pluma monobloc extendida de 7,00 m, contrapeso de 8,4 t y tejas de 600 mm

Balancín 2,60 m

Chasis	m	3,0m		4,5m		6,0m		7,5m		9,0m		10,5m		Alcance máx.	m	
																
NLC	10,5													14,2*	14,2*	4,3
NLC	9,0													8,6	11,3*	6,5
NLC	7,5													6,4	10,1	7,8
NLC	6,0													5,3	8,4	8,7
NLC	4,5													4,7	7,5	9,2
NLC	3,0													4,4	7,1	9,5
NLC	1,5													4,3	7,0	9,5
NLC	0													4,4	7,2	9,3
NLC	-1,5													4,7	7,7	8,8
NLC	-3,0													5,5	6,8*	8,0
NLC	-4,5															
LC	10,5													14,2*	14,2*	4,3
LC	9,0													9,3	11,3*	6,5
LC	7,5													6,9	10,1	7,8
LC	6,0													5,7	8,4	8,7
LC	4,5													5,1	7,5	9,2
LC	3,0													4,8	7,1	9,5
LC	1,5													4,7	7,0	9,5
LC	0													4,8	7,2	9,3
LC	-1,5													5,1	7,8	8,8
LC	-3,0													5,9	6,8*	8,0
LC	-4,5															
N-XLC	10,5													14,2*	14,2*	4,3
N-XLC	9,0													8,7	11,3*	6,5
N-XLC	7,5													6,4	10,2*	7,8
N-XLC	6,0													5,3	9,3*	8,7
N-XLC	4,5													4,7	8,3	9,2
N-XLC	3,0													4,4	7,8	9,5
N-XLC	1,5													4,3	7,7	9,5
N-XLC	0													4,4	7,9	9,3
N-XLC	-1,5													4,8	7,8*	8,8
N-XLC	-3,0													5,5	6,8*	8,0
N-XLC	-4,5															
WLC	10,5													14,2*	14,2*	4,3
WLC	9,0													9,9	11,3*	6,5
WLC	7,5													7,3	10,2*	7,8
WLC	6,0													6,1	9,3	8,7
WLC	4,5													5,4	8,4	9,2
WLC	3,0													5,1	7,9	9,5
WLC	1,5													5,0	7,8	9,5
WLC	0													5,1	8,0	9,3
WLC	-1,5													5,5	7,8*	8,8
WLC	-3,0													6,4	6,8*	8,0
WLC	-4,5															

Balancín 2,90 m

Chasis	m	3,0m		4,5m		6,0m		7,5m		9,0m		10,5m		Alcance máx.	m	
																
NLC	10,5													12,0*	12,0*	4,9
NLC	9,0													7,9	10,1*	6,9
NLC	7,5													6,0	9,4*	8,1
NLC	6,0													5,0	8,0	9,0
NLC	4,5													4,5	7,2	9,5
NLC	3,0													4,2	6,8	9,8
NLC	1,5													4,1	6,7	9,8
NLC	0													4,2	6,8	9,6
NLC	-1,5													4,5	7,3	9,1
NLC	-3,0													5,1	6,8*	8,3
NLC	-4,5													6,1*	6,1*	6,7
LC	10,5													12,0*	12,0*	4,9
LC	9,0													8,5	10,1*	6,9
LC	7,5													6,5	9,4*	8,1
LC	6,0													5,4	8,0	9,0
LC	4,5													4,8	7,2	9,5
LC	3,0													4,5	6,8	9,8
LC	1,5													4,5	6,7	9,8
LC	0													4,5	6,9	9,6
LC	-1,5													4,9	7,4	9,1
LC	-3,0													5,6	6,8*	8,3
LC	-4,5													6,1*	6,1*	6,7
N-XLC	10,5													12,0*	12,0*	4,9
N-XLC	9,0													8,0	10,1*	6,9
N-XLC	7,5													6,0	9,4*	8,1
N-XLC	6,0													5,1	8,8	9,0
N-XLC	4,5													4,5	7,9	9,5
N-XLC	3,0													4,2	7,5	9,8
N-XLC	1,5													4,1	7,4	9,8
N-XLC	0													4,2	7,6	9,6
N-XLC	-1,5													4,5	7,6*	9,1
N-XLC	-3,0													5,2	6,8*	8,3
N-XLC	-4,5													6,1*	6,1*	6,7
WLC	10,5													12,0*	12,0*	4,9
WLC	9,0													9,1	10,1*	6,9
WLC	7,5													6,9	9,4*	8,1
WLC	6,0													5,8	8,9	9,0
WLC	4,5													5,2	8,0	9,5
WLC	3,0													4,9	7,5	9,8
WLC	1,5													4,8	7,4	9,8
WLC	0													4,9	7,6	9,6
WLC	-1,5													5,2	7,6*	9,1
WLC	-3,0													6,0	6,8*	8,3
WLC	-4,5													6,1*	6,1*	6,7

 Altura  Giro de 360°  En dirección longitudinal  Alcance máx. * Limitado por la fuerza de elevación hidráulica

Los valores de carga están indicados en toneladas (t) del alcance del balancín (sin implementos), para un giro de 360°, sobre un terreno horizontal, uniforme y firme. Los otros valores están indicados para el conjunto inferior en posición longitudinal. Los valores son válidos para tejas con ancho de 600 mm. La capacidad de elevación cumple con la norma estándar ISO 10567 y corresponden al 75% de la carga estática de vuelco o al 87% de la capacidad de elevación hidráulica (identificada por *). La carga admisible aumenta en 495 kg; sin el cilindro del cuchar, la palanca y la biela. La capacidad de carga del equipo está limitada por la estabilidad, la capacidad de elevación de los dispositivos hidráulicos.

Conforme a la norma europea EN 474-5, las excavadoras hidráulicas con un equipo elevador tienen que estar equipadas con dispositivos anticaída en los cilindros de elevación y en los cilindros del balancín, con un sistema de alarma de sobrecarga y un diagrama de carga.

Determinar la carga máxima de elevación en base a la tabla de valores de carga que se muestra en la cabina del conductor o a partir de la tabla de valores de carga que se detalla en el manual de instrucciones que se suministra con la máquina.

Balancín 3,25 m

Chasis	3,0m		4,5m		6,0m		7,5m		9,0m		10,5m		m		
	Altura	Giro de 360°	Altura	Giro de 360°	Altura	Giro de 360°	Altura	Giro de 360°	Altura	Giro de 360°	Altura	Giro de 360°			
10,5													10,2*	10,2*	5,5
9,0													7,2	8,8*	7,3
7,5													5,5	8,2*	8,5
6,0			13,0*	13,0*	9,6	11,4*	6,8	9,9*	5,0	8,0			4,7	7,5	9,3
4,5			13,7	16,6*	9,0	12,6*	6,5	10,4*	4,9	7,8			4,2	6,8	9,8
3,0			12,2	16,0*	8,3	13,7*	6,1	10,0	4,7	7,6			3,9	6,4	10,1
1,5					7,8	13,5	5,8	9,7	4,5	7,4			3,8	6,3	10,1
0			11,2	12,3*	7,5	13,2	5,6	9,5	4,4	7,3			3,9	6,4	9,9
-1,5	8,6*	8,6*	11,3	16,2*	7,5	13,0*	5,5	9,4	4,4	7,3			4,2	6,9	9,4
-3,0			11,5	13,5*	7,6	11,2*	5,6	8,9*					4,7	6,7*	8,7
-4,5			9,6*	9,6*	7,8	8,1*	5,7*	5,7*					5,4*	5,4*	7,6
10,5					10,6*	10,6*							10,2*	10,2*	5,5
9,0					10,7*	10,7*	7,5	9,6*					7,7	8,8*	7,3
7,5					10,7*	10,7*	7,5	9,6*					6,0	8,2*	8,5
6,0			13,0*	13,0*	10,4	11,4*	7,3	9,9*	5,4	8,0			5,1	7,5	9,3
4,5			15,0	16,6*	9,8	12,6*	7,0	10,4*	5,3	7,8			4,6	6,8	9,8
3,0			13,5	16,0*	9,1	13,7*	6,6	10,1	5,1	7,6			4,3	6,4	10,1
1,5					8,6	13,5	6,3	9,7	4,9	7,5			4,2	6,3	10,1
0			12,3*	12,3*	8,3	13,2	6,1	9,5	4,8	7,3			4,3	6,5	9,9
-1,5	8,6*	8,6*	12,5	16,2*	8,2	13,0*	6,1	9,4	4,8	7,3			4,5	6,9	9,4
-3,0			12,7	13,5*	8,3	11,2*	6,1	8,9*					5,1	6,7*	8,7
-4,5			9,6*	9,6*	8,1*	8,1*	5,7*	5,7*					5,4*	5,4*	7,6
10,5													10,2*	10,2*	5,5
9,0					10,3	10,6*							7,2	8,8*	7,3
7,5					10,1	10,7*	7,0	9,6*					5,6	8,2*	8,5
6,0			13,0*	13,0*	9,7	11,4*	6,9	9,9*	5,1	8,8			4,7	8,0*	9,3
4,5			13,8	16,6*	9,1	12,6*	6,5	10,4*	4,9	8,6			4,2	7,5	9,8
3,0			12,4	16,0*	8,4	13,7*	6,2	10,9*	4,7	8,4			4,0	7,1	10,1
1,5					7,9	14,2*	5,9	10,8	4,6	8,3			3,9	7,0	10,1
0			11,4	12,3*	7,6	14,0*	5,7	10,6	4,5	8,1			4,0	7,1	9,9
-1,5	8,6*	8,6*	11,4	16,2*	7,6	13,0*	5,6	10,4*	4,5	8,1			4,2	7,4*	9,4
-3,0			11,6	13,5*	7,6	11,2*	5,7	8,9*					4,8	6,7*	8,7
-4,5			9,6*	9,6*	7,9	8,1*	5,7*	5,7*					5,4*	5,4*	7,6
10,5													10,2*	10,2*	5,5
9,0					10,6*	10,6*							8,2	8,8*	7,3
7,5					10,7*	10,7*	8,0	9,6*					6,4	8,2*	8,5
6,0			13,0*	13,0*	11,1	11,4*	7,8	9,9*	5,8	8,8			5,4	8,0*	9,3
4,5			16,1	16,6*	10,4	12,6*	7,5	10,4*	5,6	8,7			4,9	7,5	9,8
3,0			14,6	16,0*	9,8	13,7*	7,1	10,9*	5,5	8,5			4,6	7,1	10,1
1,5					9,2	14,2*	6,8	10,9	5,3	8,3			4,5	7,0	10,1
0			12,3*	12,3*	8,9	14,0*	6,6	10,6	5,2	8,2			4,6	7,2	9,9
-1,5	8,6*	8,6*	13,6	16,2*	8,9	13,0*	6,5	10,4*	5,2	8,1*			4,9	7,4*	9,4
-3,0			13,5*	13,5*	8,9	11,2*	6,6	8,9*					5,5	6,7*	8,7
-4,5			9,6*	9,6*	8,1*	8,1*	5,7*	5,7*					5,4*	5,4*	7,6











Balancín 3,95 m

Chasis	3,0m		4,5m		6,0m		7,5m		9,0m		10,5m		m		
	Altura	Giro de 360°	Altura	Giro de 360°	Altura	Giro de 360°	Altura	Giro de 360°	Altura	Giro de 360°	Altura	Giro de 360°			
10,5													10,2*	10,2*	5,5
9,0													8,8*	8,8*	7,3
7,5													7,1	8,4*	8,1
6,0													7,1	8,8*	8,5
4,5			13,0*	13,0*	9,6	11,4*	6,8	9,9*	5,0	8,0			4,7	7,5	9,3
3,0			13,7	16,6*	9,0	12,6*	6,5	10,4*	4,9	7,8			4,2	6,8	9,8
1,5			12,2	16,0*	8,3	13,7*	6,1	10,0	4,7	7,6			3,9	6,4	10,1
0					7,8	13,5	5,8	9,7	4,5	7,4			3,8	6,3	10,1
-1,5	8,6*	8,6*	11,2	12,3*	7,5	13,2	5,6	9,5	4,4	7,3			3,9	6,4	9,9
-3,0			11,3	16,2*	7,5	13,0*	5,5	9,4	4,4	7,3			4,2	6,9	9,4
-4,5			11,5	13,5*	7,6	11,2*	5,6	8,9*					4,7	6,7*	8,7
10,5					10,6*	10,6*							10,2*	10,2*	5,5
9,0					10,7*	10,7*	7,5	9,6*					7,7	8,8*	7,3
7,5					10,7*	10,7*	7,5	9,6*					6,0	8,2*	8,5
6,0			13,0*	13,0*	10,4	11,4*	7,3	9,9*	5,4	8,0			5,1	7,5	9,3
4,5			15,0	16,6*	9,8	12,6*	7,0	10,4*	5,3	7,8			4,6	6,8	9,8
3,0			13,5	16,0*	9,1	13,7*	6,6	10,1	5,1	7,6			4,3	6,4	10,1
1,5					8,6	13,5	6,3	9,7	4,9	7,5			4,2	6,3	10,1
0			12,3*	12,3*	8,3	13,2	6,1	9,5	4,8	7,3			4,3	6,5	9,9
-1,5	8,6*	8,6*	12,5	16,2*	8,2	13,0*	6,1	9,4	4,8	7,3			4,5	6,9	9,4
-3,0			12,7	13,5*	8,3	11,2*	6,1	8,9*					5,1	6,7*	8,7
-4,5			9,6*	9,6*	8,1*	8,1*	5,7*	5,7*					5,4*	5,4*	7,6
10,5													10,2*	10,2*	5,5
9,0					10,3	10,6*							7,2	8,8*	7,3
7,5					10,1	10,7*	7,0	9,6*					5,6	8,2*	8,5
6,0			13,0*	13,0*	9,7	11,4*	6,9	9,9*	5,1	8,8			4,7	8,0*	9,3
4,5			13,8	16,6*	9,1	12,6*	6,5	10,4*	4,9	8,6			4,2	7,5	9,8
3,0			12,4	16,0*	8,4	13,7*	6,2	10,9*	4,7	8,4			4,0	7,1	10,1
1,5					7,9	14,2*	5,9	10,8	4,6	8,3			3,9	7,0	10,1
0			11,4	12,3*	7,6	14,0*	5,7	10,6	4,5	8,1			4,0	7,1	9,9
-1,5	8,6*	8,6*	11,4	16,2*	7,6	13,0*	5,6	10,4*	4,5	8,1			4,2	7,4*	9,4
-3,0			11,6	13,5*	7,6	11,2*	5,7	8,9*					4,8	6,7*	8,7
-4,5			9,6*	9,6*	7,9	8,1*	5,7*	5,7*					5,4*	5,4*	7,6
10,5													10,2*	10,2*	5,5
9,0					10,6*	10,6*							8,2	8,8*	7,3
7,5					10,7*	10,7*	8,0	9,6*					6,4	8,2*	8,5
6,0			13,0*	13,0*	11,1	11,4*	7,8	9,9*	5,8	8,8			5,4	8,0*	9,3
4,5			16,1	16,6*	10,4	12,6*	7,5	10,4*	5,6	8,7			4,9	7,5	9,8
3,0			14,6	16,0*	9,8	13,7*	7,1	10,9*	5,5	8,5			4,6	7,1	10,1
1,5					9,2	14,2*	6,8	10,9	5,3	8,3			4,5	7,0	10,1
0			12,3*	12,3*	8,9	14,0*	6,6	10,6	5,2	8,2			4,6	7,2	9,9
-1,5	8,6*	8,6*	13,6	16,2*	8,9	13,0*	6,5	10,4*	5,2	8,1*			4,9	7,4*	9,4
-3,0			13,5*	13,5*	8,9	11,2*	6,6	8,9*					5,5	6,7*	8,7
-4,5			9,6*	9,6*	8,1*	8,1*	5,7*	5,7*					5,4*	5,4*	7,6
10,5													10,2*	10,2*	5,5
9,0					10,6*	10,6*							8,2	8,8*	7,3
7,5					10,7*	10,7*	8,0	9,6*					6,4	8,2*	8










Capacidades de carga

con pluma monobloc extendida de 7,00 m, contrapeso de 9,4 t y tejas de 600 mm

Balancín 2,60 m

Chasis	3,0m		4,5m		6,0m		7,5m		9,0m		10,5m		Alcance máx.		
	m											m			
NLC	10,5												14,2*	14,2*	4,3
	9,0												9,3	11,3*	6,5
	7,5												6,8	10,2*	7,8
	6,0												5,7	8,9	8,7
	4,5			15,4*	15,4*								5,1	8,0	9,2
	3,0			14,2	18,0*								4,8	7,6	9,5
	1,5					9,5	13,3*	7,0	10,9*	5,3	8,3		4,7	7,5	9,5
	0					8,4	13,9*	6,3	10,3	5,0	8,2		4,8	7,7	9,3
	-1,5			12,7	14,6*	8,4	12,5*	6,2	10,0*				5,2	7,8*	8,8
	-3,0			11,7*	11,7*	8,5	10,2*	6,4	7,9*				5,9	6,8*	8,0
-4,5															
LC	10,5												14,2*	14,2*	4,3
	9,0												10,0	11,3*	6,5
	7,5												7,4	10,2*	7,8
	6,0												6,2	9,0	8,7
	4,5			15,4*	15,4*								5,5	8,1	9,2
	3,0			15,5	18,0*								5,2	7,6	9,5
	1,5					9,7	14,2*	7,2	10,7	5,6	8,4		5,2	7,6	9,5
	0					9,3	14,5*	6,9	10,5	5,5	8,1		5,1	7,5	9,5
	-1,5			13,9	14,6*	9,1	12,5*	6,8	10,3	5,4	8,0		5,2	7,7	9,3
	-3,0			11,7*	11,7*	9,3	10,2*	6,9	7,9*				6,4	6,8*	8,0
-4,5															
N-XLC	10,5												14,2*	14,2*	4,3
	9,0												9,3	11,3*	6,5
	7,5												6,9	10,2*	7,8
	6,0												5,8	9,6*	8,7
	4,5			15,4*	15,4*								5,2	8,9	9,2
	3,0			14,3	18,0*								4,8	8,4	9,5
	1,5					9,6	13,3*	7,0	10,9*	5,4	9,2		4,7	8,2	9,5
	0					9,0	14,2*	6,7	11,3*	5,2	9,1		4,8	8,3*	9,3
	-1,5			12,8	14,6*	8,5	12,5*	6,3	11,1*	5,0	8,8*		5,2	7,8*	8,8
	-3,0			11,7*	11,7*	8,6	10,2*	6,5	7,9*				6,0	6,8*	8,0
-4,5															
WLC	10,5												14,2*	14,2*	4,3
	9,0												10,6	11,3*	6,5
	7,5												7,8	10,2*	7,8
	6,0												6,6	9,6*	8,7
	4,5			15,4*	15,4*								5,9	8,9	9,2
	3,0			16,7	18,0*								5,5	8,4	9,5
	1,5					10,4	14,2*	7,7	11,3*	6,1	9,2		5,4	8,3	9,5
	0					10,0	14,5*	7,4	11,4*	5,8	9,0		5,6	8,3*	9,3
	-1,5			14,6*	14,6*	9,8	12,5*	7,3	11,1*	5,8	8,8*		6,0	7,8*	8,8
	-3,0			11,7*	11,7*	10,0	10,2*	7,4	7,9*				6,8*	6,8*	8,0
-4,5															

Balancín 2,90 m

Chasis	3,0m		4,5m		6,0m		7,5m		9,0m		10,5m		Alcance máx.		
	m											m			
NLC	10,5												12,0*	12,0*	4,9
	9,0												8,5	10,1*	6,9
	7,5												6,4	9,4*	8,1
	6,0												5,4	8,5	9,0
	4,5			14,8*	14,8*								4,9	7,7	9,5
	3,0			14,5	17,4*								4,6	7,3	9,8
	1,5					9,6	13,0*	7,0	10,7*	5,3	8,4		4,5	7,1	9,8
	0					9,0	14,0*	6,7	10,7	5,1	8,2		4,6	7,3	9,6
	-1,5			11,0*	11,0*	8,3	14,0*	6,2	10,2	4,9	7,9		4,9	7,6*	9,1
	-3,0			12,6*	12,6*	8,4	10,7*	6,3	8,4*				5,6	6,8*	8,3
-4,5					7,2*	7,2*						6,1*	6,1*	6,7	
LC	10,5												12,0*	12,0*	4,9
	9,0												9,1	10,1*	6,9
	7,5												6,9	9,4*	8,1
	6,0												5,9	8,5	9,0
	4,5			14,8*	14,8*								5,3	7,7	9,5
	3,0			15,8	17,4*								4,9	7,3	9,8
	1,5					10,4	13,0*	7,5	10,7*	5,7	8,4		4,8	7,2	9,8
	0					9,8	14,0*	7,2	10,7	5,6	8,2		4,9	7,3	9,6
	-1,5			13,8	15,5*	9,1	14,0*	6,8	10,3	5,3	8,0		4,9	7,3	9,6
	-3,0			12,6*	12,6*	9,0	12,8*	6,7	10,2	5,4	7,8*		5,3	7,6*	9,1
-4,5					9,2	10,7*	6,8	8,4*				6,0	6,8*	8,3	
-4,5					7,2*	7,2*						6,1*	6,1*	6,7	
N-XLC	10,5												12,0*	12,0*	4,9
	9,0												8,6	10,1*	6,9
	7,5												6,5	9,4*	8,1
	6,0												5,5	9,1*	9,0
	4,5			14,8*	14,8*								4,9	8,5	9,5
	3,0			14,6	17,4*								4,6	8,0	9,8
	1,5					10,3	11,9*	7,3	10,2*				4,5	7,9	9,8
	0					9,7	13,0*	7,1	10,7*	5,1	8,9		4,6	8,1*	9,6
	-1,5			11,0*	11,0*	8,4	14,0*	6,3	11,1*	5,0	8,8		4,9	7,6*	9,1
	-3,0			12,7	15,5*	8,4	12,8*	6,2	10,2*	5,0	7,8*		5,6	6,8*	8,3
-4,5			12,6*	12,6*	8,5	10,7*	6,3	8,4*				6,1*	6,1*	6,7	
-4,5					7,2*	7,2*									
WLC	10,5												12,0*	12,0*	4,9
	9,0												9,7	10,1*	6,9
	7,5												7,4	9,4*	8,1
	6,0												6,2	9,1*	9,0
	4,5			14,8*	14,8*								5,6	8,5	9,5
	3,0			17,0	17,4*								5,3	8,0	9,8
	1,5					11,1	13,0*	8,0	10,7*	6,1	9,2*		5,2	7,9	9,8
	0					10,5	14,0*	7,7	11,2*	5,9	9,1		5,3	8,1*	9,6
	-1,5			11,0*	11,0*	10,0	14,4*	7,4	11,4*	5,8	8,9		5,7	7,6*	9,1
	-3,0			14,9	15,5*	9,7	12,8*	7,2	10,2*	5,7	7,8*		6,4	6,8*	8,3
-4,5			12,6*	12,6*	9,9	10,7*	7,3	8,4*				6,1*	6,1*	6,7	
-4,5					7,2*	7,2*									

 Altura  Giro de 360°  En dirección longitudinal  Alcance máx. * Limitado por la fuerza de elevación hidráulica

Los valores de carga están indicados en toneladas (t) del alcance del balancín (sin implementos), para un giro de 360°, sobre un terreno horizontal, uniforme y firme. Los otros valores están indicados para el conjunto inferior en posición longitudinal. Los valores son válidos para tejas con ancho de 600 mm. La capacidad de elevación cumple con la norma estándar ISO 10567 y corresponden al 75% de la carga estática de vuelco o al 87% de la capacidad de elevación hidráulica (identificada por *). La carga admisible aumenta en 495 kg; sin el cilindro del cuchar, la palanca y la biela. La capacidad de carga del equipo está limitada por la estabilidad, la capacidad de elevación de los dispositivos hidráulicos.

Conforme a la norma europea EN 474-5, las excavadoras hidráulicas con un equipo elevador tienen que estar equipadas con dispositivos anticarga en los cilindros de elevación y en los cilindros del balancín, con un sistema de alarma de sobrecarga y un diagrama de carga.

Determinar la carga máxima de elevación en base a la tabla de valores de carga que se muestra en la cabina del conductor o a partir de la tabla de valores de carga que se detalla en el manual de instrucciones que se suministra con la máquina.

Balancín 3,25 m

Chasis	3,0m		4,5m		6,0m		7,5m		9,0m		10,5m		m
10,5					10,6*	10,6*					10,2*	10,2*	5,5
9,0					10,7*	10,7*	7,5	9,6*			7,7	8,8*	7,3
7,5					10,7*	10,7*	7,5	9,6*			6,0	8,2*	8,5
6,0			13,0*	13,0*	10,3	11,4*	7,3	9,9*	5,4	8,5	5,1	8,0	9,3
4,5			14,7	16,6*	9,7	12,6*	7,0	10,4*	5,3	8,3	4,6	7,2	9,8
3,0			13,2	16,0*	9,0	13,7*	6,6	10,7	5,1	8,1	4,3	6,9	10,1
1,5					8,5	14,2*	6,3	10,4	4,9	8,0	4,2	6,8	10,1
0			12,2	12,3*	8,2	14,0*	6,1	10,1	4,8	7,8	4,3	6,9	9,9
-1,5	8,6*	8,6*	12,3	16,2*	8,1	13,0*	6,1	10,1	4,8	7,8	4,6	7,4	9,4
-3,0			12,5	13,5*	8,2	11,2*	6,1	8,9*			5,1	6,7*	8,7
-4,5			9,6*	9,6*	8,1*	8,1*	5,7*	5,7*			5,4*	5,4*	7,6
10,5					10,6*	10,6*					10,2*	10,2*	5,5
9,0					10,7*	10,7*	8,0	9,6*			8,3	8,8*	7,3
7,5					10,7*	10,7*	8,0	9,6*			6,4	8,2*	8,5
6,0			13,0*	13,0*	11,1	11,4*	7,9	9,9*	5,8	8,5	5,5	8,0*	9,3
4,5			16,0	16,6*	10,5	12,6*	7,5	10,4*	5,7	8,4	4,9	7,3	9,8
3,0			14,5	16,0*	9,8	13,7*	7,2	10,7	5,5	8,2	4,7	6,9	10,1
1,5					9,3	14,2*	6,9	10,4	5,4	8,0	4,6	6,8	10,1
0			12,3*	12,3*	9,0	14,0*	6,7	10,2	5,2	7,9	4,6	6,9	9,9
-1,5	8,6*	8,6*	13,6	16,2*	8,9	13,0*	6,6	10,1	5,2	7,9	4,9	7,4*	9,4
-3,0			13,5*	13,5*	9,0	11,2*	6,7	8,9*			5,6	6,7*	8,7
-4,5			9,6*	9,6*	8,1*	8,1*	5,7*	5,7*			5,4*	5,4*	7,6
10,5					10,6*	10,6*					10,2*	10,2*	5,5
9,0					10,7*	10,7*	7,6	9,6*			7,8	8,8*	7,3
7,5					10,7*	10,7*	7,6	9,6*			6,0	8,2*	8,5
6,0			13,0*	13,0*	10,4	11,4*	7,4	9,9*	5,5	8,9*	5,1	8,0*	9,3
4,5			14,8	16,6*	9,8	12,6*	7,1	10,4*	5,3	9,0*	4,6	8,0	9,8
3,0			13,4	16,0*	9,1	13,7*	6,7	10,9*	5,2	9,0	4,3	7,6	10,1
1,5					8,6	14,2*	6,4	11,2*	5,0	8,8	4,3	7,5	10,1
0			12,3*	12,3*	8,3	14,0*	6,2	11,1*	4,9	8,7	4,3	7,6	9,9
-1,5	8,6*	8,6*	12,4	16,2*	8,2	13,0*	6,1	10,4*	4,9	8,1*	4,6	7,4*	9,4
-3,0			12,6	13,5*	8,3	11,2*	6,2	8,9*			5,2	6,7*	8,7
-4,5			9,6*	9,6*	8,1*	8,1*	5,7*	5,7*			5,4*	5,4*	7,6
10,5					10,6*	10,6*					10,2*	10,2*	5,5
9,0					10,7*	10,7*	8,5	9,6*			8,8	8,8*	7,3
7,5					10,7*	10,7*	8,5	9,6*			6,8	8,2*	8,5
6,0			13,0*	13,0*	11,4*	11,4*	8,4	9,9*	6,2	8,9*	5,8	8,0*	9,3
4,5			16,6*	16,6*	11,2	12,6*	8,0	10,4*	6,1	9,0*	5,3	8,0*	9,8
3,0			15,7	16,0*	10,5	13,7*	7,7	10,9*	5,9	9,0	5,0	7,6	10,1
1,5					10,0	14,2*	7,4	11,2*	5,7	8,9	4,9	7,5	10,1
0			12,3*	12,3*	9,7	14,0*	7,2	11,1*	5,6	8,7	5,0	7,7	9,9
-1,5	8,6*	8,6*	14,7	16,2*	9,6	13,0*	7,1	10,4*	5,6	8,1*	5,3	7,4*	9,4
-3,0			13,5*	13,5*	9,7	11,2*	7,2	8,9*			6,0	6,7*	8,7
-4,5			9,6*	9,6*	8,1*	8,1*	5,7*	5,7*			5,4*	5,4*	7,6

Balancín 3,95 m

Chasis	3,0m		4,5m		6,0m		7,5m		9,0m		10,5m		m		
10,5					8,8*	8,8*							7,6*	7,6*	6,5
9,0							7,6	8,4*					6,6	6,8*	8,1
7,5							7,6	8,8*	5,5	7,2*			5,3	6,4*	9,2
6,0					10,2*	10,2*	7,4	9,2*	5,4	8,3*			4,5	6,3*	9,9
4,5			15,1*	15,1*	9,9	11,7*	7,0	9,8*	5,3	8,4			4,1	6,4*	10,4
3,0			13,7	17,7*	9,1	13,0*	6,6	10,4*	5,1	8,1	4,0	6,4	3,9	6,2	10,6
1,5			12,5	16,2*	8,5	13,8*	6,3	10,3	4,8	7,9	3,9	6,3	3,8	6,1	10,7
0			12,1	15,3*	8,1	14,0	6,0	10,0	4,7	7,7			3,8	6,2	10,5
-1,5	9,6*	9,6*	12,0	17,4*	7,9	13,4*	5,9	9,9	4,6	7,6			4,0	6,6	10,0
-3,0	15,1*	15,1*	12,1	15,0*	8,0	11,9*	5,9	9,5*	4,7	7,3*			4,5	6,6*	9,4
-4,5			11,6*	11,6*	8,1	9,5*	6,0	7,3*					5,3	5,8*	8,4
10,5					8,8*	8,8*							7,6*	7,6*	6,5
9,0							8,2	8,4*					6,8*	6,8*	8,1
7,5							8,2	8,8*	5,9	7,2*			5,7	6,4*	9,2
6,0					10,2*	10,2*	7,9	9,2*	5,9	8,3*			4,9	6,3*	9,9
4,5			15,1*	15,1*	10,7	11,7*	7,6	9,8*	5,7	8,4			4,5	6,4*	10,4
3,0			15,0	17,7*	9,9	13,0*	7,2	10,4*	5,5	8,1	4,3	6,4	4,2	6,3	10,6
1,5			13,8	16,2*	9,3	13,8*	6,8	10,4	5,3	7,9	4,2	6,3	4,1	6,2	10,7
0			13,3	15,3*	8,9	14,0*	6,6	10,1	5,1	7,7			4,1	6,3	10,5
-1,5	9,6*	9,6*	13,2	17,4*	8,7	13,4*	6,4	9,9	5,0	7,7			4,4	6,6	10,0
-3,0	15,1*	15,1*	13,4	15,0*	8,7	11,9*	6,4	9,5*	5,1	7,3*			4,9	6,6*	9,4
-4,5			11,6*	11,6*	8,9	9,5*	6,6	7,3*					5,8	5,8*	8,4
10,5					8,8*	8,8*							7,6*	7,6*	6,5
9,0							7,7	8,4*					6,7	6,8*	8,1
7,5							7,7	8,8*	5,6	7,2*			5,3	6,4*	9,2
6,0					10,2*	10,2*	7,4	9,2*	5,5	8,3*			4,6	6,3*	9,9
4,5			15,1*	15,1*	10,0	11,7*	7,1	9,8*	5,3	8,5*			4,2	6,4*	10,4
3,0			13,8	17,7*	9,2	13,0*	6,7	10,4*	5,1	8,8*	4,0	7,1	3,9	6,6*	10,6
1,5			12,7	16,2*	8,6	13,8*	6,4	10,9*	4,9	8,7	3,9	7,0	3,8	6,8	10,7
0			12,2	15,3*	8,2	14,0*	6,1	11,0*	4,8	8,6			3,9	6,9	10,5
-1,5	9,6*	9,6*	12,1	17,4*	8,0	13,4*	6,0	10,6*	4,7	8,5*			4,1	7,0*	10,0
-3,0	15,1*	15,1*	12,2	15,0*	8,1	11,9*	6,0	9,5*	4,7	7,3*			4,5	6,6*	9,4
-4,5			11,6*	11,6*	8,2	9,5*	6,1	7,3*					5,4	5,8*	8,4
10,5					8,8*	8,8*							7,6*	7,6*	6,5
9,0							8,4*	8,4*					6,8*	6,8*	8,1
7,5							8,7	8,8*	6,3	7,2*			6,1	6,4*	9,2
6,0					10,2*	10,2*	8,4	9,2*	6,3	8,3*			5,2	6,3*	9,9
4,5			15,1*	15,1*	11,4	11,7*	8,1	9,8*	6,1	8,5*			4,8	6,4*	10,4
3,0			16,2	17,7*	10,6	13,0*	7,7	10,4*	5,9	8,8*	4,6	7,1	4,5	6,6*	10,6
1,5			15,0	16,2*	10,0	13,8*	7,3	10,9*	5,6	8,8	4,5	7,0	4,4	6,8	10,7
0			14,5	15,3*	9,6	14,0*	7,0	11,0*	5,5	8,6			4,5	6,9	10,5
-1,5	9,6*	9,6*	14,4	17,4*	9,4	13,4*	6,9	10,6*	5,4	8,5*			4,7	7,0*	10,0
-3,0	15,1*	15,1*	14,5	15,0*	9,4	11,9*	6,9	9,5*	5,5	7,3*			5,2	6,6*	9,4
-4,5			11,6*	11,6*	9,5*	9,5*	7,1	7,3*					5,8*	5,8*	8,4

Altura Giro de 360° En dirección longitudinal Alcance máx. * Limitado por la fuerza de elevación hidráulica

Los valores de carga están indicados en toneladas (t) del alcance del balancín (sin implementos), para un giro de 360°, sobre un terreno horizontal, uniforme y firme. Los otros valores están indicados para el conjunto inferior en posición longitudinal. Los valores son válidos para tejas con ancho de 600 mm. La capacidad de elevación cumple con la norma estándar ISO 10567 y corresponden al 75% de la carga estática de vuelco o al 87% de la capacidad de elevación hidráulica (identificada por *). La carga admisible aumenta en 495 kg; sin el cilindro del cuchar, la palanca y la biela. La capacidad de carga del equipo está limitada por la estabilidad, la capacidad de elevación de los dispositivos hidráulicos.

Conforme a la norma europea EN 474-5, las excavadoras hidráulicas con un equipo elevador tienen que estar equipadas con dispositivos anticaída en los cilindros de elevación y en los cilindros del balancín, con un sistema de alarma de sobrecarga y un diagrama de carga.

Determinar la carga máxima de elevación en base a la tabla de valores de carga que se muestra en la cabina del conductor o a partir de la tabla de valores de carga que se detalla en el manual de instrucciones que se suministra con la máquina.

Capacidades de carga

con pluma de ajuste hidráulico de 6,70 m, contrapeso de 8,4 t y tejas de 600 mm

Balancín 2,60 m

Chasis	3,0m		4,5m		6,0m		7,5m		9,0m		10,5m		m	
	Altura	Giro de 360°	Altura	Giro de 360°	Altura	Giro de 360°	Altura	Giro de 360°	Altura	Giro de 360°	Altura	Giro de 360°		
10,5													15,4* 15,4*	3,5
9,0			14,8* 14,8*		9,9 12,0*								9,8 11,8*	6,0
7,5			14,7* 14,7*		10,4 13,0*								6,9 10,7*	7,4
6,0	21,2* 21,2*		15,4 17,0*		10,3 13,4*	7,0 10,9							5,6 9,0	8,3
4,5	24,6* 24,6*		14,9 18,8*		10,0 14,1*	6,9 10,7							4,9 8,0	8,9
3,0			14,2 19,5*		9,4 14,3	6,7 10,6		4,7 7,7					4,6 7,5	9,2
1,5			12,9 19,5*		8,7 14,2	6,3 10,4		4,6 7,6					4,4 7,3	9,2
0	20,0* 20,0*		12,2 19,7*		8,3 14,1	6,0 10,0		4,6 7,5*					4,6 7,5*	9,0
-1,5	22,9 28,0*		11,9 19,4*		8,0 13,9	5,8 9,8		4,9 6,4*					4,9 6,4*	8,5
-3,0	23,3 24,7*		12,0 17,6*		7,9 12,3*	5,7* 5,7*		5,2* 5,2*					5,2* 5,2*	7,6
-4,5	18,1* 18,1*		11,1* 11,1*					8,2* 8,2*					8,2* 8,2*	5,2
-6,0														

Balancín 2,90 m

Chasis	3,0m		4,5m		6,0m		7,5m		9,0m		10,5m		m	
	Altura	Giro de 360°	Altura	Giro de 360°	Altura	Giro de 360°	Altura	Giro de 360°	Altura	Giro de 360°	Altura	Giro de 360°		
10,5													12,8* 12,8*	4,2
9,0					13,1* 13,1*		10,2 12,1*						8,9 10,3*	6,4
7,5					12,9* 12,9*		10,5 12,6*	6,9 11,0					6,4 9,4*	7,8
6,0	15,0* 15,0*		15,5 15,6*		10,3 13,1*	7,1 10,9							5,3 8,5	8,6
4,5	25,3* 25,3*		14,9 18,4*		10,1 13,8*	7,0 10,7	4,9 7,9						4,7 7,6	9,2
3,0	23,9* 23,9*		14,4 19,6*		9,4 14,3	6,7 10,6	4,8 7,8						4,4 7,1	9,4
1,5	14,6* 14,6*		13,0 19,5*		8,8 14,1	6,4 10,4	4,6 7,6						4,2 7,0	9,5
0	20,5* 20,5*		12,2 19,5*		8,3 14,2	6,1 10,1	4,5 7,5						4,3 7,2	9,2
-1,5	22,8 28,4*		11,9 19,5*		8,0 13,8	5,8 9,8							4,7 6,4*	8,7
-3,0	23,0 25,7*		11,9 18,0*		7,9 13,0*	5,8 7,6*							4,8* 4,8*	7,9
-4,5	19,9* 19,9*		12,2 13,0*										6,8* 6,8*	6,0
-6,0														

Altura Giro de 360° En dirección longitudinal Alcance máx. * Limitado por la fuerza de elevación hidráulica

Los valores de carga están indicados en toneladas (t) del alcance del balancín (sin implementos), para un giro de 360°, sobre un terreno horizontal, uniforme y firme. Los otros valores están indicados para el conjunto inferior en posición longitudinal. Los valores son válidos para tejas con ancho de 600 mm en posición óptima de los cilindros de ajuste. La capacidad de elevación cumple con la norma estándar ISO 10567 y corresponden al 75% de la carga estática de vuelco o al 87% de la capacidad de elevación hidráulica (identificada por *). La carga admisible aumenta en 495 kg; sin el cilindro del cuchar, la palanca y la biela. La capacidad de carga del equipo está limitada por la estabilidad, la capacidad de elevación de los dispositivos hidráulicos.

Conforme a la norma europea EN 474-5, las excavadoras hidráulicas con un equipo elevador tienen que estar equipadas con dispositivos anticarga en los cilindros de elevación y en los cilindros del balancín, con un sistema de alarma de sobrecarga y un diagrama de carga.

Determinar la carga máxima de elevación en base a la tabla de valores de carga que se muestra en la cabina del conductor o a partir de la tabla de valores de carga que se detalla en el manual de instrucciones que se suministra con la máquina.

Balancín 3,25 m

Chasis	3,0m		4,5m		6,0m		7,5m		9,0m		10,5m		m			
10,5												10,7*	10,7*	4,9		
9,0														7,9	9,0*	6,9
7,5														5,9	8,3*	8,2
6,0														4,9	8,0	9,0
4,5	25,6*	25,6*	14,9*	17,8*	10,1	13,5*	7,1	10,7		4,9	8,0		4,4	7,2	9,5	
3,0	25,0*	25,0*	14,5	19,4*	9,5	14,2*	6,8	10,5		4,8	7,8		4,1	6,7	9,8	
1,5	18,0*	18,0*	13,2	19,3*	8,8	14,0	6,4	10,4		4,6	7,6		4,0	6,6	9,8	
0	20,7*	20,7*	12,3	19,3*	8,3	14,0	6,1	10,1		4,5	7,4		4,0	6,8	9,6	
-1,5	22,6	26,9*	11,8	19,4*	7,9	13,8	5,8	9,7		4,4	6,9*		4,3	6,3*	9,1	
-3,0	22,7	26,7*	11,7	18,4*	7,8	13,6*	5,6	9,0*					4,9*	4,9*	8,3	
-4,5	21,7*	21,7*	12,0	14,9*	7,8	8,8*							5,8*	5,8*	6,7	
-6,0																
10,5			11,9*	11,9*									10,7*	10,7*	4,9	
9,0					11,1	11,2*							8,6	9,0*	6,9	
7,5			10,9*	10,9*	11,2	11,6*	7,7	10,6*					6,4	8,3*	8,2	
6,0			13,3*	13,3*	11,0	12,7*	7,8	10,8*					5,4	8,0*	9,0	
4,5	25,6*	25,6*	16,0	17,8*	10,7	13,5*	7,7	10,7	5,4	8,0		4,8	7,2	9,5		
3,0	25,0*	25,0*	15,5	19,4*	10,3	14,2*	7,3	10,5	5,2	7,9		4,5	6,8	9,8		
1,5	18,0*	18,0*	14,5	19,3*	9,6	14,0	6,9	10,5	5,0	7,7		4,3	6,6	9,8		
0	20,7*	20,7*	13,5	19,3*	9,0	14,0	6,6	10,1	4,9	7,5		4,4	6,8	9,6		
-1,5	25,7	26,9*	13,1	19,4*	8,7	13,8	6,3	9,8	4,8	6,9*		4,7	6,3*	9,1		
-3,0	25,8	26,7*	13,0	18,4*	8,6	13,6*	6,2	9,0*				4,9*	4,9*	8,3		
-4,5	21,7*	21,7*	13,2	14,9*	8,6	8,8*						5,8*	5,8*	6,7		
-6,0																
10,5			11,9*	11,9*									10,7*	10,7*	4,9	
9,0					10,5	11,2*							8,0	9,0*	6,9	
7,5			10,9*	10,9*	10,6	11,6*	7,2	10,6*					6,0	8,3*	8,2	
6,0			13,3*	13,3*	10,4	12,7*	7,3	10,8*					5,0	8,0*	9,0	
4,5	25,6*	25,6*	15,0	17,8*	10,2	13,5*	7,2	11,0*	5,0	8,8		4,4	8,0	9,5		
3,0	25,0*	25,0*	14,6	19,4*	9,6	14,2*	6,8	11,3*	4,9	8,7		4,1	7,5	9,8		
1,5	18,0*	18,0*	13,3	19,3*	8,9	14,3*	6,5	11,1	4,7	8,5		4,0	7,4	9,8		
0	20,7*	20,7*	12,4	19,3*	8,4	14,2*	6,1	11,2	4,5	8,3		4,1	7,1*	9,6		
-1,5	22,8	26,9*	12,0	19,4*	8,0	14,3*	5,8	10,9	4,4	6,9*		4,4	6,3*	9,1		
-3,0	23,0	26,7*	11,9	18,4*	7,9	13,6*	5,7	9,0*				4,9*	4,9*	8,3		
-4,5	21,7*	21,7*	12,1	14,9*	7,9	8,8*						5,8*	5,8*	6,7		
-6,0																
10,5			11,9*	11,9*									10,7*	10,7*	4,9	
9,0					11,2*	11,2*							9,0*	9,0*	6,9	
7,5			10,9*	10,9*	11,6*	11,6*	8,2	10,6*					6,9	8,3*	8,2	
6,0			13,3*	13,3*	11,6	12,7*	8,3	10,8*					5,7	8,0*	9,0	
4,5	25,6*	25,6*	16,9	17,8*	11,3	13,5*	8,2	11,0*	5,7	8,9		5,1	8,0	9,5		
3,0	25,0*	25,0*	16,3	19,4*	11,0	14,2*	7,8	11,3*	5,6	8,7		4,8	7,5	9,8		
1,5	18,0*	18,0*	15,6	19,3*	10,3	14,3*	7,4	11,2	5,4	8,5		4,7	7,4	9,8		
0	20,7*	20,7*	14,7	19,3*	9,7	14,2*	7,1	11,2	5,2	8,3		4,8	7,1*	9,6		
-1,5	26,9*	26,9*	14,2	19,4*	9,4	14,3*	6,8	10,9	5,2	6,9*		5,1	6,3*	9,1		
-3,0	26,7*	26,7*	14,1	18,4*	9,3	13,6*	6,7	9,0*				4,9*	4,9*	8,3		
-4,5	21,7*	21,7*	14,4	14,9*	8,8*	8,8*						5,8*	5,8*	6,7		
-6,0																

Balancín 3,95 m

Chasis	3,0m		4,5m		6,0m		7,5m		9,0m		10,5m		m			
10,5													7,8*	7,8*	6,0	
9,0														6,7	6,9*	7,7
7,5														5,2	6,5*	8,8
6,0														4,4	6,3*	9,6
4,5	24,4*	24,4*	15,1	15,7*	10,1	12,8*	7,3	10,6*	5,1	8,1			3,9	6,4*	10,1	
3,0	25,4*	25,4*	14,5	18,6*	9,8	13,7*	6,9	10,4	4,9	7,9			3,7	6,1	10,3	
1,5	25,2	26,3*	13,6	19,2*	9,0	13,9	6,4	10,3	4,7	7,7			3,5	6,0	10,4	
0	22,4*	22,4*	12,4	19,0*	8,3	13,8	6,0	10,1	4,4	7,4			3,6	6,1	10,1	
-1,5	22,4	25,4*	11,8	19,2*	7,9	13,7	5,8	9,7	4,2	7,2			3,8	6,2*	9,7	
-3,0	22,3	28,2*	11,5	18,9*	7,7	13,5	5,5	9,5					4,3	5,2*	9,0	
-4,5	22,7	24,6*	11,6	16,9*	7,6	11,4*	5,5	6,0*					4,6*	4,6*	7,8	
-6,0	14,9*	14,9*											10,6*	10,6*	4,0	
10,5													7,8*	7,8*	6,0	
9,0														6,9*	6,9*	7,7
7,5														5,7	6,5*	8,8
6,0														4,8	6,3*	9,6
4,5	24,4*	24,4*	15,7*	15,7*	10,7	12,8*	7,8	10,6*	5,5	8,1			4,3	6,4*	10,1	
3,0	25,4*	25,4*	15,5	18,6*	10,4	13,7*	7,4	10,4	5,3	8,0			4,0	6,1	10,3	
1,5	26,3*	26,3*	14,9	19,2*	9,8	13,9	7,0	10,3	5,1	7,7			3,9	6,0	10,4	
0	22,4*	22,4*	13,7	19,0*	9,1	13,8	6,6	10,1	4,8	7,5			3,9	6,1	10,1	
-1,5	25,4*	25,4*	13,0	19,2*	8,6	13,8	6,3	9,8	4,7	7,3			4,2	6,2*	9,7	
-3,0	25,3	28,2*	12,8	18,9*	8,4	13,5	6,0	9,5					4,7	5,2*	9,0	
-4,5	24,6*	24,6*	12,9	16,9*	8,3	11,4*	6,0*	6,0*					4,6*	4,6*	7,8	
-6,0	14,9*	14,9*											10,6*	10,6*	4,0	
10,5													7,8*	7,8*	6,0	
9,0														6,8	6,9*	7,7
7,5														5,3	6,5*	8,8
6,0														4,5	6,3*	9,6
4,5	24,4*	24,4*	15,2	15,7*	10,1	12,8*	7,3	10,6*	5,1	8,8			4,0	6,4*	10,1	
3,0	25,4*	25,4*	14,6	18,6*	9,9	13,7*	6,9	10,9*	5,0	8,7			3,7	6,6*	10,3	
1,5	25,5	26,3*	13,8	19,2*	9,1	14,1*	6,5	11,0	4,7	8,6			3,6	6,7	10,4	
0	22,4*	22,4*	12,6	19,0*	8,4	14,0*	6,1	10,9	4,5	8,3			3,6	6,8	10,1	
-1,5	22,6	25,4*	11,9	19,2*	8,0	14,0*	5,8	10,9	4,3	8,1			3,8	6,2*	9,7	
-3,0	22,5	28,2*	11,7	18,9*	7,8	13,9*	5,6	10,2*					4,3	5,2*	9,0	
-4,5	22,9	24,6*	11,8	16,9*	7,7	11,4*	5,6	6,0*					4,6*	4,6*	7,8	
-6,0	14,9*	14,9*											10,6*	10,6*	4,0	
10,5													7,8*	7,8*	6,0	
9,0														6,9*	6,9*	7,7
7,5														6,0	6,5*	8,8
6,0														5,1	6,3*	9,6
4,5	24,4*	24,4*	15,7*	15,7*	11,3	12,8*	8,2	10,6*	5,9	8,9			4,6	6,4*	10,1	
3,0	25,4*	25,4*	16,3	18,6*	11,0	13,7*	7,9	10,9*	5,7	8,7			4,3	6,6*	10,3	
1,5	26,3*	26,3*	16,0	19,2*	10,5	14,1*	7,5	11,0	5,5	8,6			4,2	6,7	10,4	
0	22,4*	22,4*	14,8	19,0*	9,8	14,0*	7,1	10,9	5,2	8,3			4,2	6,8*	10,1	
-1,5	25,4*	25,4*	14,1	19,2*	9,3	14,0*	6,8	11,0	5,0	8,1			4,5	6,2*	9,7	
-3,0	28,2	28,2*	13,9	18,9*	9,1	13,9*	6,5	10,2*					5,0	5,2*	9,0	
-4,5	24,6*	24,6*	14,0	16,9*	9,0	11,4*	6,0*	6,0*					4,6*	4,6*	7,8	
-6,0	14,9*	14,9*											10,6*	10,6*	4,0	

Altura Giro de 360° En dirección longitudinal Alcance máx. * Limitado por la fuerza de elevación hidráulica

Los valores de carga están indicados en toneladas (t) del alcance del balancín (sin implementos), para un giro de 360°, sobre un terreno horizontal, uniforme y firme. Los otros valores están indicados para el conjunto inferior en posición longitudinal. Los valores son válidos para tejas con ancho de 600 mm en posición óptima de los cilindros de ajuste. La capacidad de elevación cumple con la norma estándar ISO 10567 y corresponden al 75% de la carga estática de vuelco o al 87% de la capacidad de elevación hidráulica (identificada por *). La carga admisible aumenta en 495 kg; sin el cilindro del cuchara, la palanca y la biela. La capacidad de carga del equipo está limitada por la estabilidad, la capacidad de elevación de los dispositivos hidráulicos.

Conforme a la norma europea EN 474-5, las excavadoras hidráulicas con un equipo elevador tienen que estar equipadas con dispositivos anticáida en los cilindros de elevación y en los cilindros del balancín, con un sistema de alarma de sobrecarga y un diagrama de carga.

Determinar la carga máxima de elevación en base a la tabla de valores de carga que se muestra en la cabina del conductor o a partir de la tabla de valores de carga que se detalla en el manual de instrucciones que se suministra con la máquina.

Capacidades de carga

con pluma de ajuste hidráulico de 6,70 m, contrapeso de 9,4 t y tejas de 600 mm

Balancín 2,60 m

Chasis	3,0m		4,5m		6,0m		7,5m		9,0m		10,5m		m	
	Altura	Giro de 360°	Altura	Giro de 360°	Altura	Giro de 360°	Altura	Giro de 360°	Altura	Giro de 360°	Altura	Giro de 360°		
10,5													15,4* 15,4*	3,5
9,0			14,8* 14,8*		10,5 12,0*								10,5 11,8*	6,0
7,5			14,7* 14,7*		11,0 13,0*								7,4 10,7*	7,4
6,0	21,2* 21,2*		16,2 17,0*		10,9 13,4*	7,5 11,2*							6,0 9,6	8,3
4,5	24,6* 24,6*		15,6 18,8*		10,7 14,1*	7,4 11,2							5,3 8,5	8,9
3,0			15,2 19,5*		10,0 14,5*	7,2 11,1		5,1 8,3					5,0 8,0	9,2
1,5			13,9 19,5*		9,4 14,4*	6,9 11,0		5,0 8,1					4,9 7,9	9,2
0	20,0* 20,0*		13,2 19,7*		8,9 14,4*	6,5 10,7							5,0 7,5*	9,0
-1,5	24,8 28,0*		12,9 19,4*		8,7 14,4*	6,3 10,5							5,4 6,4*	8,5
-3,0	24,7* 24,7*		13,0 17,6*		8,6 12,3*	5,7* 5,7*							5,2* 5,2*	7,6
-4,5	18,1* 18,1*		11,1* 11,1*										8,2* 8,2*	5,2
-6,0														

Balancín 2,90 m

Chasis	3,0m		4,5m		6,0m		7,5m		9,0m		10,5m		m	
	Altura	Giro de 360°	Altura	Giro de 360°	Altura	Giro de 360°	Altura	Giro de 360°	Altura	Giro de 360°	Altura	Giro de 360°		
10,5													12,8* 12,8*	4,2
9,0													9,5 10,3*	6,4
7,5													6,9 9,4*	7,8
6,0	15,0* 15,0*		13,1* 13,1*		10,8 12,1*								5,7 9,1	8,6
4,5	25,3* 25,3*		15,7 18,4*		10,7 13,8*	7,5 11,2		5,3 8,4					5,1 8,1	9,2
3,0	23,9* 23,9*		15,3 19,6*		10,1 14,4*	7,2 11,0		5,2 8,3					4,7 7,7	9,4
1,5	14,6* 14,6*		14,0 19,5*		9,5 14,3*	6,9 11,0		5,0 8,2					4,6 7,5	9,5
0	20,5* 20,5*		13,2 19,5*		9,0 14,3*	6,6 10,7		4,9 8,0					4,7 7,4*	9,2
-1,5	24,7 28,4*		12,9 19,5*		8,7 14,4*	6,3 10,4							5,1 6,4*	8,7
-3,0	24,9 25,7*		12,9 18,0*		8,6 13,0*	6,3 7,6*							4,8* 4,8*	7,9
-4,5	19,9* 19,9*		13,0* 13,0*										6,8* 6,8*	6,0
-6,0														

Altura Giro de 360° En dirección longitudinal Alcance máx. * Limitado por la fuerza de elevación hidráulica

Los valores de carga están indicados en toneladas (t) del alcance del balancín (sin implementos), para un giro de 360°, sobre un terreno horizontal, uniforme y firme. Los otros valores están indicados para el conjunto inferior en posición longitudinal. Los valores son válidos para tejas con ancho de 600 mm en posición óptima de los cilindros de ajuste. La capacidad de elevación cumple con la norma estándar ISO 10567 y corresponden al 75% de la carga estática de vuelco o al 87% de la capacidad de elevación hidráulica (identificada por *). La carga admisible aumenta en 495 kg; sin el cilindro del cuchar, la palanca y la biela. La capacidad de carga del equipo está limitada por la estabilidad, la capacidad de elevación de los dispositivos hidráulicos.

Conforme a la norma europea EN 474-5, las excavadoras hidráulicas con un equipo elevador tienen que estar equipadas con dispositivos anticarga en los cilindros de elevación y en los cilindros del balancín, con un sistema de alarma de sobrecarga y un diagrama de carga.

Determinar la carga máxima de elevación en base a la tabla de valores de carga que se muestra en la cabina del conductor o a partir de la tabla de valores de carga que se detalla en el manual de instrucciones que se suministra con la máquina.

Balancín 3,25 m

Chasis	3,0m		4,5m		6,0m		7,5m		9,0m		10,5m		m
	Altura	Giro de 360°	Altura	Giro de 360°	Altura	Giro de 360°	Altura	Giro de 360°	Altura	Giro de 360°	Altura	Giro de 360°	
10,5			11,9*	11,9*							10,7*	10,7*	4,9
9,0					11,0	11,2*					8,5	9,0*	6,9
7,5			10,9*	10,9*	11,1	11,6*	7,6	10,6*			6,4	8,3*	8,2
6,0			13,3*	13,3*	10,9	12,7*	7,7	10,8*			5,4	8,0*	9,0
4,5	25,6*	25,6*	15,7	17,8*	10,6	13,5*	7,6	11,0*	5,4	8,5	4,8	7,7	9,5
3,0	25,0*	25,0*	15,3	19,4*	10,2	14,2*	7,3	11,0	5,2	8,4	4,5	7,2	9,8
1,5	18,0*	18,0*	14,2	19,3*	9,5	14,3*	6,9	10,9	5,0	8,2	4,4	7,1	9,8
0	20,7*	20,7*	13,3	19,3*	8,9	14,2*	6,6	10,8	4,9	8,0	4,4	7,1*	9,6
-1,5	24,4	26,9*	12,8	19,4*	8,6	14,3*	6,3	10,4	4,8	6,9*	4,7	6,3*	9,1
-3,0	24,6	26,7*	12,7	18,4*	8,5	13,6*	6,2	9,0*			4,9*	4,9*	8,3
-4,5	21,7*	21,7*	13,0	14,9*	8,5	8,8*					5,8*	5,8*	6,7
-6,0													

Balancín 3,95 m

Chasis	3,0m		4,5m		6,0m		7,5m		9,0m		10,5m		m
	Altura	Giro de 360°	Altura	Giro de 360°	Altura	Giro de 360°	Altura	Giro de 360°	Altura	Giro de 360°	Altura	Giro de 360°	
10,5											7,8*	7,8*	6,0
9,0					9,2*	9,2*	7,5*	7,5*			6,9*	6,9*	7,7
7,5					9,3*	9,3*	7,9	9,1*			5,6	6,5*	8,8
6,0			9,3*	9,3*	10,5*	10,5*	7,9	10,0*	5,5	8,4*	4,8	6,3*	9,6
4,5	24,4*	24,4*	15,7*	15,7*	10,6	12,8*	7,8	10,6*	5,5	8,6	4,3	6,4*	10,1
3,0	25,4*	25,4*	15,2	18,6*	10,3	13,7*	7,4	10,9	5,3	8,5	4,0	6,6*	10,3
1,5	26,3*	26,3*	14,6	19,2*	9,7	14,1*	6,9	10,7	5,1	8,2	3,9	6,4	10,4
0	22,4*	22,4*	13,4	19,0*	9,0	14,0*	6,6	10,7	4,8	8,0	3,9	6,6	10,1
-1,5	24,2	25,4*	12,8	19,2*	8,5	14,0*	6,3	10,4	4,7	7,8	4,2	6,2*	9,7
-3,0	24,1	28,2*	12,5	18,9*	8,3	13,9*	6,0	10,1			4,7	5,2*	9,0
-4,5	24,5	24,6*	12,6	16,9*	8,3	11,4*	6,0*	6,0*			4,6*	4,6*	7,8
-6,0	14,9*	14,9*									10,6*	10,6*	4,0

Altura Giro de 360° En dirección longitudinal Alcance máx. * Limitado por la fuerza de elevación hidráulica

Los valores de carga están indicados en toneladas (t) del alcance del balancín (sin implementos), para un giro de 360°, sobre un terreno horizontal, uniforme y firme. Los otros valores están indicados para el conjunto inferior en posición longitudinal. Los valores son válidos para tejas con ancho de 600 mm en posición óptima de los cilindros de ajuste. La capacidad de elevación cumple con la norma estándar ISO 10567 y corresponden al 75% de la carga estática de vuelco o al 87% de la capacidad de elevación hidráulica (identificada por *). La carga admisible aumenta en 495 kg; sin el cilindro del cuchar, la palanca y la biela. La capacidad de carga del equipo está limitada por la estabilidad, la capacidad de elevación de los dispositivos hidráulicos.

Conforme a la norma europea EN 474-5, las excavadoras hidráulicas con un equipo elevador tienen que estar equipadas con dispositivos anticarga en los cilindros de elevación y en los cilindros del balancín, con un sistema de alarma de sobrecarga y un diagrama de carga.

Determinar la carga máxima de elevación en base a la tabla de valores de carga que se muestra en la cabina del conductor o a partir de la tabla de valores de carga que se detalla en el manual de instrucciones que se suministra con la máquina.

Capacidades de carga

con pluma monobloc SME de 6,15 m, contrapeso de 8,4 t y tejas de 600 mm

Balancín SME 2,15 m

Chasis	3,0m		4,5m		6,0m		7,5m		9,0m		10,5m		Alcance máx.
	m	Giro de 360°	m	Giro de 360°	m	Giro de 360°	m	Giro de 360°	m	Giro de 360°	m	Giro de 360°	
NLC	7,5												9,9 11,3*
	6,0												7,4 10,8*
	4,5			14,0 16,0*	9,2 12,4*	6,6 10,5							6,3 10,0
	3,0			12,7 18,9*	8,7 13,7*	6,4 10,3							5,7 9,2
	1,5			12,1 19,1*	8,2 14,0	6,1 10,0							5,6 9,0
	0			12,0 19,3*	8,0 13,7	6,0 9,9							5,7 9,4
LC	-1,5	19,0* 19,0*	12,0 17,7*	8,0 13,7									6,4 10,5
	-3,0	17,6* 17,6*	12,3 14,8*	8,3 11,3*									7,9 10,7*
	-4,5												
	7,5												10,7 11,3*
	6,0				10,4 11,4*								8,0 10,8*
	4,5			15,3 16,0*	10,0 12,4*	7,1 10,6							6,8 10,1
N-XLC	3,0			13,9 18,9*	9,4 13,7*	6,9 10,3							6,2 9,3
	1,5			13,3 19,1*	9,0 14,0	6,7 10,1							6,0 9,1
	0			13,2 19,3*	8,8 13,8	6,6 9,9							6,2 9,4
	-1,5	19,0* 19,0*	13,3 17,7*	8,8 13,7*									6,9 10,5
	-3,0	17,6* 17,6*	13,6 14,8*	9,0 11,3*									8,6 10,7*
	-4,5												
WLC	7,5												10,0 11,3*
	6,0				9,8 11,4*								7,5 10,8*
	4,5			14,1 16,0*	9,3 12,4*	6,7 10,8*							6,4 10,6*
	3,0			12,8 18,9*	8,8 13,7*	6,4 11,2*							5,8 10,2
	1,5			12,2 19,1*	8,3 14,5*	6,2 11,2							5,6 10,0
	0			12,1 19,3*	8,1 14,6*	6,1 11,0							5,8 10,4
N-XLC	-1,5	19,0* 19,0*	12,2 17,7*	8,1 13,7*									6,4 11,0*
	-3,0	17,6* 17,6*	12,5 14,8*	8,4 11,3*									8,0 10,7*
	-4,5												
	7,5												11,3* 11,3*
	6,0				11,1 11,4*								8,5 10,8*
	4,5			16,0* 16,0*	10,7 12,4*	7,6 10,8*							7,3 10,6*
WLC	3,0			15,1 18,9*	10,1 13,7*	7,4 11,2*							6,6 10,3
	1,5			14,4 19,1*	9,7 14,5*	7,1 11,2							6,5 10,1
	0			14,3 19,3*	9,4 14,6*	7,0 11,1							6,7 10,5
	-1,5	19,0* 19,0*	14,4 17,7*	9,4 13,7*									7,4 11,0*
	-3,0	17,6* 17,6*	14,7 14,8*	9,7 11,3*									9,2 10,7*
	-4,5												

Balancín SME 2,60 m

Chasis	3,0m		4,5m		6,0m		7,5m		9,0m		10,5m		Alcance máx.
	m	Giro de 360°	m	Giro de 360°	m	Giro de 360°	m	Giro de 360°	m	Giro de 360°	m	Giro de 360°	
NLC	7,5												10,0 10,3*
	6,0												8,6 10,3*
	4,5			14,3 14,9*	9,3 11,8*	6,8 10,0*							6,7 10,0*
	3,0			13,0 18,0*	8,7 13,2*	6,4 10,3							5,8 9,2
	1,5			12,2 19,7*	8,3 14,0	6,1 10,0							5,3 8,5
	0			11,9 19,7*	8,0 13,7	5,9 9,8							5,1 8,4
LC	-1,5	18,0* 18,0*	11,9 18,4*	7,9 13,6	5,9 9,8								5,3 8,6
	-3,0	20,2* 20,2*	12,1 15,9*	8,1 12,2*									5,8 9,5
	-4,5		11,1* 11,1*										6,9 10,3*
	7,5												9,3* 9,3*
	6,0				10,3* 10,3*								9,3 10,3*
	4,5			14,9* 14,9*	10,1 11,8*	7,2 10,3*							7,3 10,0*
N-XLC	3,0			14,2 18,0*	9,5 13,2*	6,9 10,3							6,3 9,3
	1,5			13,4 19,7*	9,0 14,0	6,6 10,0							5,8 8,6
	0			13,1 19,7*	8,7 13,7	6,5 9,9							6,3 9,3
	-1,5	18,0* 18,0*	13,1 18,4*	8,7 13,7	6,5 9,8								5,6 8,4
	-3,0	20,2* 20,2*	13,4 15,9*	8,8 12,2*									5,7 8,6
	-4,5		11,1* 11,1*										8,2
WLC	7,5												10,1 10,3*
	6,0												8,7 10,3*
	4,5			14,4 14,9*	9,4 11,8*	6,7 10,3*							9,9 10,7*
	3,0			13,1 18,0*	8,8 13,2*	6,4 10,9*							6,8 10,0*
	1,5			12,3 19,7*	8,4 14,2*	6,2 11,1							6,8 10,0*
	0			12,0 19,7*	8,1 14,6*	6,0 11,0							5,4 9,5
N-XLC	-1,5	18,0 # 18,0*	12,1 18,4*	8,0 14,0*	6,0 10,8*								5,2 9,3
	-3,0	20,2 # 20,2*	12,3 15,9*	8,2 12,2*									5,2 9,3
	-4,5		11,1* 11,1*										5,8 10,4*
	7,5												7,0 10,3*
	6,0				10,7* 10,7*	7,8 10,0*							9,3* 9,3*
	4,5			14,9* 14,9*	10,8 11,8*	7,6 10,3*							9,3* 9,3*
WLC	3,0			15,4 18,0*	10,2 13,2*	7,4 10,9*							7,7 10,0*
	1,5			14,5 19,7*	9,7 14,2*	7,1 11,2							6,7 9,9*
	0			14,2 19,7*	9,4 14,6*	6,9 11,0							6,2 9,5
	-1,5	18,0* 18,0*	14,2 18,4*	9,3 14,0*	6,9 10,8*								6,0 9,3
	-3,0	20,2* 20,2*	14,5 15,9*	9,5 12,2*									6,1 9,6
	-4,5		11,1* 11,1*										6,7 10,4*

Altura Giro de 360° En dirección longitudinal Alcance máx. * Limitado por la fuerza de elevación hidráulica

Los valores de carga están indicados en toneladas (t) del alcance del balancín (sin implementos), para un giro de 360°, sobre un terreno horizontal, uniforme y firme. Los otros valores están indicados para el conjunto inferior en posición longitudinal. Los valores son válidos para tejas con ancho de 600 mm. La capacidad de elevación cumple con la norma estándar ISO 10567 y corresponden al 75% de la carga estática de vuelco o al 87% de la capacidad de elevación hidráulica (identificada por *). La carga admisible aumenta en 590 kg; sin el cilindro del cuchar, la palanca y la biela. La capacidad de carga del equipo está limitada por la estabilidad, la capacidad de elevación de los dispositivos hidráulicos.

Conforme a la norma europea EN 474-5, las excavadoras hidráulicas con un equipo elevador tienen que estar equipadas con dispositivos anticaída en los cilindros de elevación y en los cilindros del balancín, con un sistema de alarma de sobrecarga y un diagrama de carga.

Determinar la carga máxima de elevación en base a la tabla de valores de carga que se muestra en la cabina del conductor o a partir de la tabla de valores de carga que se detalla en el manual de instrucciones que se suministra con la máquina.

Capacidades de carga

con pluma monobloc SME de 6,15 m, contrapeso de 9,4 t y tejas de 600 mm

Balancín SME 2,15 m

Chasis	3,0m		4,5m		6,0m		7,5m		9,0m		10,5m		m		
	Altura	Giro de 360°	Altura	Giro de 360°	Altura	Giro de 360°	Altura	Giro de 360°	Altura	Giro de 360°	Altura	Giro de 360°			
NLC	7,5												10,6	11,3*	6,0
	6,0												8,0	10,8*	7,1
	4,5			15,0	16,0*	9,9	12,4*	7,1	10,8*				6,8	10,6*	7,7
	3,0			13,7	18,9*	9,3	13,7*	6,9	11,0				6,2	9,9	8,0
	1,5			13,1	19,1*	8,9	14,5*	6,7	10,7				6,0	9,6	8,1
	0			13,0	19,3*	8,7	14,6*	6,5	10,6				6,2	10,0	7,8
	-1,5	19,0*	19,0*	13,1	17,7*	8,7	13,7*						6,9	11,0*	7,2
-3,0	17,6*	17,6*	13,4	14,8*	9,0	11,3*						8,6	10,7*	6,2	
-4,5															
LC	7,5												11,3*	11,3*	6,0
	6,0					11,2	11,4*						8,6	10,8*	7,1
	4,5			16,0*	16,0*	10,7	12,4*	7,7	10,8*				7,3	10,6*	7,7
	3,0			15,0	18,9*	10,1	13,7*	7,4	11,0				6,7	9,9	8,0
	1,5			14,4	19,1*	9,7	14,5*	7,2	10,7				6,5	9,7	8,1
	0			14,2	19,3*	9,5	14,6*	7,1	10,6				6,7	10,0	7,8
	-1,5	19,0*	19,0*	14,3	17,7*	9,5	13,7*						7,5	11,0*	7,2
-3,0	17,6*	17,6*	14,6	14,8*	9,7	11,3*						9,3	10,7*	6,2	
-4,5															
N-XLC	7,5												10,7	11,3*	6,0
	6,0					10,5	11,4*						8,0	10,8*	7,1
	4,5			15,1	16,0*	10,0	12,4*	7,2	10,8*				6,9	10,6*	7,7
	3,0			13,8	18,9*	9,4	13,7*	6,9	11,2*				6,3	10,7*	8,0
	1,5			13,2	19,1*	9,0	14,5*	6,7	11,6*				6,1	10,7	8,1
	0			13,1	19,3*	8,8	14,6*	6,6	11,5*				6,3	10,9*	7,8
	-1,5	19,0*	19,0*	13,2	17,7*	8,8	13,7*						7,0	11,0*	7,2
-3,0	17,6*	17,6*	13,5	14,8*	9,1	11,3*						8,6	10,7*	6,2	
-4,5															
WLC	7,5												11,3*	11,3*	6,0
	6,0					11,4*	11,4*						9,1	10,8*	7,1
	4,5			16,0*	16,0*	11,4	12,4*	8,2	10,8*				7,8	10,6*	7,7
	3,0			16,2	18,9*	10,8	13,7*	7,9	11,2*				7,2	10,7*	8,0
	1,5			15,5	19,1*	10,4	14,5*	7,7	11,6*				7,0	10,7	8,1
	0			15,4	19,3*	10,2	14,6*	7,6	11,5*				7,2	10,9*	7,8
	-1,5	19,0*	19,0*	15,5	17,7*	10,2	13,7*						8,0	11,0*	7,2
-3,0	17,6*	17,6*	14,8*	14,8*	10,4	11,3*						9,9	10,7*	6,2	
-4,5															

Balancín SME 2,60 m

Chasis	3,0m		4,5m		6,0m		7,5m		9,0m		10,5m		m		
	Altura	Giro de 360°	Altura	Giro de 360°	Altura	Giro de 360°	Altura	Giro de 360°	Altura	Giro de 360°	Altura	Giro de 360°			
NLC	7,5												10,3*	10,3*	6,5
	6,0					10,5	10,7*	7,3	10,0*				9,3	10,3*	7,5
	4,5			14,9*	14,9*	10,0	11,8*	7,1	10,3*				6,2	9,8	8,2
	3,0			14,0	18,0*	9,4	13,2*	6,9	10,9*				5,8	9,1	8,5
	1,5			13,2	19,7*	8,9	14,2*	6,6	10,7				5,6	8,9	8,5
	0			12,9	19,7*	8,7	14,6*	6,5	10,5				5,7	9,2	8,2
	-1,5	18,0*	18,0*	12,9	18,4*	8,6	14,0*	6,5	10,5				6,3	10,2	7,7
-3,0	20,2*	20,2*	13,1	15,9*	8,8	12,2*						7,5	10,3*	6,8	
-4,5			11,1*	11,1*								9,3*	9,3*	5,2	
LC	7,5												10,3*	10,3*	6,5
	6,0					10,7*	10,7*	7,9	10,0*				7,8	10,0*	7,5
	4,5			14,9*	14,9*	10,8	11,8*	7,7	10,3*				6,7	9,9	8,2
	3,0			15,3	18,0*	10,2	13,2*	7,4	10,9*				6,2	9,1	8,5
	1,5			14,5	19,7*	9,7	14,2*	7,2	10,7				6,0	9,0	8,5
	0			14,2	19,7*	9,4	14,6*	7,0	10,5				6,2	9,2	8,2
	-1,5	18,0*	18,0*	14,2	18,4*	9,4	14,0*	7,0	10,5				6,8	10,2	7,7
-3,0	20,2*	20,2*	14,4	15,9*	9,5	12,2*						8,2	10,3*	6,8	
-4,5			11,1*	11,1*								9,3*	9,3*	5,2	
N-XLC	7,5												10,3*	10,3*	6,5
	6,0					10,6	10,7*	7,4	10,0*				7,3	10,0*	7,5
	4,5			14,9*	14,9*	10,1	11,8*	7,2	10,3*				6,3	9,9*	8,2
	3,0			14,1	18,0*	9,5	13,2*	6,9	10,9*				5,8	10,0*	8,5
	1,5			13,3	19,7*	9,0	14,2*	6,7	11,4*				5,7	9,9	8,5
	0			13,0	19,7*	8,8	14,6*	6,5	11,5*				5,8	10,2	8,2
	-1,5	18,0*	18,0*	13,1	18,4*	8,7	14,0*	6,5	10,8*				6,3	10,4*	7,7
-3,0	20,2*	20,2*	13,3	15,9*	8,9	12,2*						7,6	10,3*	6,8	
-4,5			11,1*	11,1*								9,3*	9,3*	5,2	
WLC	7,5												10,3*	10,3*	6,5
	6,0					10,7*	10,7*	8,4	10,0*				8,3	10,0*	7,5
	4,5			14,9*	14,9*	11,5	11,8*	8,2	10,3*				7,2	9,9*	8,2
	3,0			16,5	18,0*	10,9	13,2*	7,9	10,9*				6,6	10,0*	8,5
	1,5			15,6	19,7*	10,4	14,2*	7,7	11,4*				6,5	9,9	8,5
	0			15,3	19,7*	10,1	14,6*	7,5	11,5*				6,6	10,3	8,2
	-1,5	18,0*	18,0*	15,3	18,4*	10,1	14,0*	7,5	10,8*				7,3	10,4*	7,7
-3,0	20,2*	20,2*	15,6	15,9*	10,2	12,2*						8,8	10,3*	6,8	
-4,5			11,1*	11,1*								9,3*	9,3*	5,2	


Altura Giro de 360° En dirección longitudinal Alcance máx. * Limitado por la fuerza de elevación hidráulica

Los valores de carga están indicados en toneladas (t) del alcance del balancín (sin implementos), para un giro de 360°, sobre un terreno horizontal, uniforme y firme. Los otros valores están indicados para el conjunto inferior en posición longitudinal. Los valores son válidos para tejas con ancho de 600 mm. La capacidad de elevación cumple con la norma estándar ISO 10567 y corresponden al 75% de la carga estática de vuelco o al 87% de la capacidad de elevación hidráulica (identificada por *). La carga admisible aumenta en 590 kg; sin el cilindro del cuchar, la palanca y la biela. La capacidad de carga del equipo está limitada por la estabilidad, la capacidad de elevación de los dispositivos hidráulicos.

Conforme a la norma europea EN 474-5, las excavadoras hidráulicas con un equipo elevador tienen que estar equipadas con dispositivos anticaída en los cilindros de elevación y en los cilindros del balancín, con un sistema de alarma de sobrecarga y un diagrama de carga.


Determinar la carga máxima de elevación en base a la tabla de valores de carga que se muestra en la cabina del conductor o a partir de la tabla de valores de carga que se detalla en el manual de instrucciones que se suministra con la máquina.

Herramientas




Cuchara retro TL 06

Acoplamiento	montaje directo, SWA 66 mecánico, SWA 66 hidráulico, SWA 66 Solidlink										
Ancho de corte	mm	1.050 ²⁾	1.200	1.350	1.500	1.600	1.600	1.650	1.800	1.800	1.850
Capacidad	m ³	1,00	1,25	1,50	1,75	1,90	2,15	2,00	2,50	2,75	3,00
Peso ¹⁾	kg	1.125	1.270	1.355	1.440	1.640	1.700	1.600	1.830	1.880	1.940




Cuchara de limpieza GRL rígida 06

Acoplamiento	montaje directo, SWA 66 mecánico, SWA 66 hidráulico, SWA 66 Solidlink										
Ancho de corte	mm	2.200	2.400			2.800		2.800			
Capacidad	m ³	1,65	1,50			2,60		2,90			
Peso ¹⁾	kg	1.050	964			1.522		1.561			




Cuchara de limpieza GRL 100

Acoplamiento	montaje directo, SWA 66 mecánico, SWA 66 hidráulico, SWA 66 Solidlink										
Ancho de corte	mm	2.000	2.000	2.000		2.200		2.400		2.400	
Capacidad	m ³	0,70	1,20	1,45		1,65		0,85		1,45	
Peso ¹⁾	kg	1.375	1.520	1.600		1.675		1.480		1.625	
Ángulo de giro		2 x 50°		2 x 50°		2 x 50°		2 x 50°		2 x 50°	




Cuchara angulable SL 100

Acoplamiento	montaje directo, SWA 66 mecánico, SWA 66 hidráulico, SWA 66 Solidlink										
Ancho de corte	mm	1.600	1.600		1.700 ³⁾		1.800		1.800 ³⁾		
Capacidad	m ³	1,45	1,75		1,85		1,60		2,00		
Peso ¹⁾	kg	1.520	1.630		1.800		1.610		1.860		
Ángulo de giro		2 x 50°		2 x 50°		2 x 50°		2 x 50°		2 x 50°	



Pinza bivalva GMZ 80 con valvas para excavación

Acoplamiento	montaje directo, SWA 66 mecánico, SWA 66 hidráulico, SWA 66 Solidlink, Oilquick OQ 80										
Ancho de valvas	mm	1.200	1.200	1.400	1.400	1.650	1.650	2.000	2.000		
Capacidad ⁴⁾	m ³	1,40	1,40	1,70	1,70	2,00	2,00	2,50	2,50		
Abertura	mm	2.128	2.128	2.128	2.128	2.128	2.128	2.128	2.128	2.128	2.128
Peso ⁵⁾	kg	2.170 ⁶⁾	2.130	2.275 ⁶⁾	2.225	2.415 ⁶⁾	2.345	2.595 ⁶⁾	2.520		



Pinza clasificadora SG 40

Acoplamiento	montaje directo, SWA 66 mecánico, SWA 66 hidráulico, SWA 66 Solidlink, Oilquick OQ 80										
Forma de valvas		perforado					acostillado				
Ancho de valvas	mm	1.100		1.300			1.100		1.300		
Capacidad	m ³	1,30		1,60			1,10		1,40		
Máx. fuerza de cierre	kN	100		100			100		100		
Peso ⁷⁾	kg	2.505		2.595			2.585		2.695		

¹⁾ sobre la base de una herramienta en diseño estándar con acoplamiento enganche rápido SWA 66 Solidlink

²⁾ solo para acoplamiento enganche rápido SWA 66

³⁾ versión HD

⁴⁾ las especificaciones de capacidad son teóricamente valores determinados; el nivel de llenado varía en función del material cargado

⁵⁾ con suspensión XHD

⁶⁾ incl. dientes

⁷⁾ con cuchilla estándar atornillable en la parte inferior, sin acoplamiento enganche rápido

Equipamiento de serie

Chasis

Argollas de amarre
Rodillos de marcha y de apoyo sellados y con lubricación continua
Rueda cabilla con orificios anti-barro

Estructura superior

Acceso seguro a la superestructura, lateral
Bloqueo automático freno de giro
Caja de almacenamiento con cierre
Capó del motor con apertura de muelle a presión de gas
Depósito de agua para cristales, accesible desde el suelo
Espacio guardaobjetos y almacenamiento con cierre
Filtro accesible desde el suelo
Freno de giro con posicionamiento manual
Indicador de nivel de aceite hidráulico, visible desde el suelo
Indicador de nivel máximo del depósito de urea
Insonorización
Interruptor principal de batería, accesible desde el suelo
Interruptor principal de batería, eléctrico, con temporizador
Interruptor principal de batería, manual, con cierre
Pasamanos
Puertas de servicio con cierre
Radiador basculante
Rejilla protectora del ventilador
Revestimiento superficial antideslizante
Sistema de engrase centralizado automático
Superficies de acceso sin piezas salientes
Trampilla del depósito de urea con cierre

Sistema hidráulico

Acumulador de presión para la bajada controlada del equipo con el motor apagado
Barra magnética
Circuito de giro independiente
Filtro con zona de microfiltración integrada
Racores de comprobación de presión para hidráulica
Sistema Positive Control de Liebherr con dos circuitos independientes

Motor

Automatismo de marcha en vacío / aumento del régimen de revoluciones, joystick controlado por sensor
Bomba de aspiración de combustible
Filtro de aire con extracción automática de polvo
Filtro fino de combustible
Power Pack EU Nivel V
Prefiltro de combustible y separador de agua
Refrigeración del aire de sobrealimentación
Sistema de inyección Common-Rail
Sistema de tratamiento posterior de los gases de escape - DOC + SCR Filter
Turbocargador con geometría fija
Varilla del aceite del motor

Cabina

Alfombrilla de goma, fija y extraíble
Amortiguación de vibraciones viscoelástica
Cajón
Carcasa del filtro de aire de la cabina, accesible desde el suelo
Climatizador de tres zonas con manejo a través de la pantalla
Consola abatible izquierda
Cristal laminado de luna lateral derecha
Encendedor
Espacios de almacenaje
Estructura de seguridad de la cabina ROPS (ISO 12117-2)
Iluminación interior
Indicador de consumo de combustible en pantalla
Indicador de consumo de urea en pantalla
Indicador de nivel de aceite del reductor de giro, visible desde la cabina
Indicador de nivel de aceite de motor en pantalla
Indicador de nivel de aceite hidráulico en pantalla
Indicador de nivel de combustible en pantalla
Indicador de nivel de urea en pantalla
Indicador mecánico de horas de funcionamiento, visible desde el suelo
LiDAT Plus (sistema de transmisión de datos Liebherr)
Limpiaaparabrisas delantero y lavaparabrisas
Lunas tintadas
Martillo para emergencias
Modos de conducción
Modos de potencia
Nivel de agua de refrigeración, visible desde la cabina
Pantalla táctil multifunción en color de 9"
Par de freno de giro ajustable a través de la pantalla
Percha
Persianas solares para cristales delanteros y de techo
Prioridad de movimiento del balancín, ajustable a través de la pantalla
Prioridad de movimiento entre el mecanismo de giro y la pluma, ajustable a través de pantalla
Protección de la luna frontal contra la lluvia
Redes guardaobjetos
Red para depositar teléfono
Regulación del nº de revoluciones, con ajuste continuo
Reposabrazos regulables en longitud, altura e inclinación
Retrovisor
Salida de emergencia luna trasera
Soportes de botellas
Supervisión del área trasera con cámara
Teclas acceso directo en joystick configurable
Toma de enchufe en la cabina (12V)
Toma de enchufe en la cabina (24V)
Ventana de puerta corredera
Vigilancia derecha de los laterales con cámara

Equipo

Dispositivo anti-fugas cilindro del balancín
Dispositivo anti-fugas cilindros de elevación
Puntos de apoyo de fundición de acero
Regeneración del cilindro de balancín
Regeneración de los cilindros de elevación
Uniones abridadas SAE en líneas de alta presión

Equipamiento estándar / opcional

Chasis

Acceso	●
Acceso ancho	+
Cadenas selladas y engrasadas	●
Cadenas selladas y engrasadas, reforzadas	+
Cajón chasis	+
Chasis LC	+
Chasis NLC	+
Chasis N-XLC	+
Chasis WLC	+
Cubierta y placa base para la sección central del chasis	●
Cubierta y placa base reforzada para la sección central del chasis	+
Guía de cadena continua	+
Guía de cadenas (1 unidad)	●
Guías de cadenas (2 unidades)	+
Guías de cadenas (3 unidades)	+
Guías de cadenas (4 unidades)	+
Pintura especial	+
Rascador de cadenas	+
Tejas de 3 nervios 600 mm	●
Tejas de 3 nervios 700 / 800 / 900 mm	+
Tejas de 3 nervios reforzada 600 / 700 / 800 mm	+

Estructura superior

Baterías de alta capacidad	+
Baterías de capacidad estándar	●
Bomba de repostaje combustible	+
Chapa inferior de protección, de la superestructura	●
Contrapeso estándar 8,4 t	●
Contrapeso pesado 9,4 t	+
Etiqueta de advertencia reflectante	+
Faro superestructura, delantero derecho, LED, 1 unidad, con protector de faro	● ¹⁾
Faro superestructura, delantero derecho, LED+, 1 unidad, con protector de faro	+ ¹⁾
Faro superestructura, delantero izquierdo, LED+, 1 unidad, con protector de faro	+ ¹⁾
Faro superestructura, lateral derecho, LED+, 1 unidad	+ ¹⁾
Faro superestructura, lateral izquierdo, LED+, 1 unidad	+ ¹⁾
Faros superestructura, atrás, LED+, 2 unidades	+ ¹⁾
Iluminación acceso a superestructura	+ ¹⁾
Iluminación zona repostaje	+ ¹⁾
Juego de herramientas ampliado, incluida caja de herramientas	+
Juego de herramientas con bolsa de herramientas	●
Luces rotativas estructura superior, atrás, LED, 2 unidades	+
Pasamanos alrededor de la superestructura (Boxing Ring)	+
Pasarela delantera izquierda abatible	+
Pintura especial	+
Protección inferior y lateral para la superestructura	+
Retrovisor exterior delantero derecho	+ ¹⁾
Sistema antirrobo para el combustible	+
Skyview 360°	+
Tapón del depósito de combustible con candado de cierre	+
Tapón del depósito de combustible con cierre	●
Toma de enchufe en superestructura (24 V)	+
Toma de enchufe para ayuda de arranque externa (24 V)	+

Sistema hidráulico

Accionamiento circuito alta presión conmutable mediante pedales AHS o minijoystick	+
Aceite hidráulico Liebherr	●
Aceite hidráulico Liebherr, adaptado para condiciones climáticas extremas	+
Aceite hidráulico Liebherr, biodegradable	+
Circuito de alta presión con Tool Control (20 ajustes de herramienta a través de la pantalla)	+
Circuito de media presión	+
Corriente auxiliar para circuito de alta presión	+
Filtro bypass para aceite hidráulico	+
Filtro de retorno para martillo hidráulico	+
Latiguillo de aceite de fuga para el equipo de trabajo	+
Totalizador de bomba para circuito de alta presión	+

Motor

Accionamiento de ventilador reversible	+
Desconexión automática del motor post-ralentí	+
Iluminación del compartimento del motor	+ ¹⁾
Precalentamiento de combustible	+
Prefiltro de aire con extracción de polvo ciclónico	+
Rejilla fina protectora aspiración del radiador	+
Retardador de desconexión de motor	+



Cabina

Alarma acústica de marcha (desactivable)	+
Alarma de sobrecarga	+
Asiento del operador Comfort	●
Asiento del operador Premium	+
Barra de luces en cabina	+
Botiquín	+
Calefacción auxiliar programable	+
Cierre inalámbrico de la cabina	+1)
Cinturón de 2 ^o con dispositivo de recogida	●
Cinturón de 3 ^o con dispositivo de recogida, naranja	+
Cinturón de 4 puntos	+
Coming / Leaving Home	+1)
Control conmutable de alta presión y cilindro de cuchara	+
Cristal laminado con protección contra impactos luna de techo	+
Cristal laminado con protección contra impactos ventana frontal una pieza	+
Cristal laminado luna de techo	●
Cristal laminado ventana frontal retráctil de dos piezas	●
Extintor	+
Faros cabina, delantero, LED, 2 unidades	●1)
Faros cabina, delantero, LED+, 2 unidades	+1)
Faros techo cabina, delantero, LED+, 2 unidades	+1)
Función de conducción autónoma	+1)
Gestión de la velocidad de desplazamiento	+1)
Iluminación para acceso a cabina	+1)
Inmovilizador electrónico	+
Limitador de movimiento para balancín	+
Limitador de movimiento para pluma	+
Limpiaparabrisas en el techo	+
Limpiaparabrisas parte inferior	+
Lunas tintadas de oscuro	+
Luz rotativa cabina, LED, 1 unidad	+
Minijoysticks proporcionales	+
Nevera portátil (12V)	+
Parada de emergencia en cabina	+
Perfil del operador personalizado	+
Pintura especial	+
Preinstalación de radio	●
Preparación para tiltrotator	+
Radio Comfort	+
Regulador de luminosidad (faros LED+)	+
Rejilla de protección frontal FGPS	+
Rejilla de protección frontal FGPS abatible	+
Rejilla de protección integral	+
Rejilla de protección plana superior FOPS	+
Rejilla de protección superior FOPS	+
Rejilla protectora zona inferior parabrisas	+
Reposamuñecas elevado para joysticks	+
Reposapiés	+
Retrovisor exterior eléctrico regulable y calefactable	+1)
Sistema de aviso del cinturón	+
Smart Key	+1)
Techo de protección solar	+
Traslación en línea recta mediante mini-joystick	+1)
Visera parasol	+



Equipo

Balancín 2,60 m	+
Balancín 2,90 m	+
Balancín 3,25 m	+
Balancín 3,95 m	+
Balancín SME 2,15 m	+
Balancín SME 2,60 m	+
Cables de la cuchara (cilindro de inclinación inactivo)	+
Contactos de señal para Solidlink	+
Eganche rápido SWA 66 hidráulico	+
Eganche rápido SWA 66 mecánico	+
Faro balancín, inferior, LED+, 1 unidad	+1)
Faro pluma, derecho, LED, 1 unidad	●1)
Faro pluma, derecho, LED+, 1 unidad	+1)
Faro pluma, izquierdo, LED+, 1 unidad	+1)
Gama de cucharas retro Liebherr	+
Lubricación central ampliada para brida	+
Pintura especial	+
Pluma de ajuste hidráulico 6,70 m	+
Pluma monobloc 6,45 m	+
Pluma monobloc extendida 7,00 m	+
Pluma monobloc SME 6,15 m	+
Posición flotante pluma	+
Protección del cordón inferior de la pluma	+
Protección del cordón inferior del balancín	+
Protección de los latiguillos de engrase en el balancín	+
Protección de vástago en el cilindro de cuchara	+
Protección de vástagos en el cilindros de elevación	+
Protección faro pluma, derecha	+
Protección faro pluma, derecha e izquierda	+
Rejilla de protección Solidlink	+
Seguro anti-rotura de latiguillos del cilindro del balancín	●
Seguro anti-rotura de latiguillos de los cilindros de elevación	●
Sistema de dientes Liebherr	+
Solidlink para enganche rápido SWA 66 hidráulico	+
Tool Management	+
Válvula de soporte de carga del cilindro de volteo	+



Sistema de asistencia

Preparación para sistema de balanceo	+
Preparación para sistema de control de máquinas	+
Sistema de control de máquinas Leica 2D passive - "3D ready"	+
Sistema de control de máquinas Leica 2D semi-automatic - "3D ready"	+
Sistema de control de máquinas Leica 3D passive	+
Sistema de control de máquinas Leica 3D semi-automatic	+

● = Estándar, + = Opción

1) Equipamiento no disponible de manera individual, únicamente en forma de paquetes predefinidos
Lista no exhaustiva; consúltenos para obtener información adicional.

Queda prohibido el montaje de equipos y componentes de otras marcas sin el expreso consentimiento de Liebherr.

El Grupo Liebherr



Global e independiente: más de 75 años de éxito

Liebherr fue fundada en 1949: con el desarrollo de la primera grúa de construcción móvil del mundo, Hans Liebherr sentó las bases de una próspera empresa familiar, que actualmente cuenta con más de 150 empresas repartidas por todos los continentes y más de 50.000 empleados. La matriz del Grupo es la sociedad Liebherr-International AG, con sede en Bulle (Suiza), cuyos propietarios son exclusivamente miembros de la familia Liebherr.

Liderazgo tecnológico y espíritu pionero

Liebherr se define a sí misma como una empresa pionera. Desde esta posición, la empresa contribuye a labrar la historia tecnológica en muchos sectores. Empleados de todo el mundo continúan destacando el valor que tuvo el fundador de la empresa al aventurarse por caminos hasta entonces desconocidos. A todos les une la pasión por la tecnología y los productos innovadores, así como la determinación por ofrecer a sus clientes el mejor servicio posible.

Gama de productos altamente diversificada

Liebherr es uno de los líderes mundiales en la fabricación de maquinaria de construcción, aunque también pone a disposición de sus clientes productos y servicios de gran calidad en otros muchos sectores. La gama de productos abarca los sectores de movimiento de tierras, manipulación de materiales, cimentaciones especiales, minería, grúas móviles y sobre cadenas, grúas torre, tecnología del hormigón, grúas marítimas, sistemas aeronáuticos y ferroviarios, tecnología de engranajes y sistemas de automatización, frigoríficos y congeladores, componentes y hoteles.

Soluciones a medida y máximo valor para el cliente

La gama de productos y servicios de Liebherr se caracteriza por una excelente precisión, facilidad de manejo y una larga vida útil. El dominio de tecnologías innovadoras permite a la empresa ofrecer a sus clientes soluciones a medida. Sin embargo, en Liebherr, el enfoque en el cliente no termina con el producto, sino que también incluye una gran cantidad de servicios que marcan la diferencia.

www.liebherr.com

Liebherr-France SAS

2 avenue Joseph Rey, B.P. 90287 • 68005 Colmar Cedex, France • Phone +33 389 213030
info.lfr@liebherr.com • www.liebherr.com • www.facebook.com/LiebherrConstruction