

WSbsi 5252

Temperovaná vinotéka

Vinidor



 German
Engineering



LIEBHERR

volně stojící spotřebič

WSbsi 5252

Temperovaná vinotéka
Vinidor

← 60 →



Temp Protect Plus

Humidity Select

2 Zones

Fresh Air

Vibrate Safe

Presentation Board

Smart Device

Energetická třída	
Spotřeba energie za 365 dní/24 h	100 / 0,273 kWh ¹
Max. počet 0,75l láhví Bordeaux	155 ²
Celkový objem	349 l ³
Hluk - akustický výkon	37 dB(A)
Klimatická třída	SN-T (+10 °C Do +43 °C)
Dveře	Plné dveře, BlackSteel
Vnější stěny přístroje	BlackSteel
Vnější rozměry v cm (V / Š / H)	185,4 / 59,7 / 67,5 ¹
Ovládací prvky	
Typ ovládání	2,4" TFT displej barevný ve dveřích, Touch- & Swipe Digitální ukazatel teploty pro 2 oddělené klimatické zóny ve vinotéce
Výstražný signál	vizuální a akustický
Alarm dveří	vizuální a akustický
Dětská pojistka	Ano
Přednosti vybavení	
Počet teplotních zón	2
Teplotní rozsah	+5 °C Do +20 °C
Odděleně regulované chladicí okruhy	2
Ventilátor	Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir
Vnitřní osvětlení	Osvětlení zóny LED
Madlo	Tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
Rozhraní	SmartDeviceBox: zahrnutý
Materiál poliček	Výškově nastavitelné úložné rošty z bukového dřeva
Počet poliček	8
Dveřní zarážka	Vpravo zaměnitelné
EAN	4016803170938

¹ Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 1,5 cm. Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

² Tyto modely jsou určeny pouze k ukládání vína. Maximální objem standardních lahví bordeaux (0,75 l) podle normy NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm).

³ V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Funkce




TempProtect Plus

Dvojitá ochrana. Naše temperovací vinotéky s funkcí TempProtect Plus neustále měří teplotu s využitím dvou snímačů. Budete tak mít dvakrát zajištěno, že jsou vaše vína chráněna před teplotními výkyvy. Obdržíte upozornění ihned, jakmile snímače rozpoznají kritickou změnu teploty, takže budete moci rychle podniknout opatření.



HumiditySelect

Zachovejte optimální vlhkost korkových zátek. S funkcí HumiditySelect můžete nastavit vlhkost na displeji modelů Vinidor ve dvou úrovních: „standardní vlhkost“ a „vysoká vlhkost“. Je to jednoduché a velmi užitečné pro vaše víno, protože v prostředí s optimální vlhkostí zůstanou korkové zátky navlhčené a lahve dobře utěsněné.



2 zóny

Využijte chladničku na víno na maximum s naším dvouzónovým systémem. V každé zóně lze přesně přizpůsobit teplotu od +5 °C do +20 °C, takže vaše červené a bílé víno bude v jednom spotřebiči půvabně zrát a zároveň bude vždy připraveno k servírování. Tento inovativní systém nabízí flexibilitu a pohodlí, ať už jste zkušený vinař, nebo nováček.



Uhlíkový filtr FreshAir

Aby vaše víno mohlo dozrávat v prostředí s optimální kvalitou vzduchu, jsou všechny temperovací vinotéky Liebherr vybaveny filtrem s aktivním uhlím, který spolehlivě váže všechny druhy pachů. Vína si tak zachovají svůj originální buket. A aby tuto skutečnost nic neohrozilo ani z dlouhodobého hlediska, spotřebič Liebherr vás každých 6 měsíců upozorní na nutnost výměny filtru, kterou hravě zvládnete sami.



Přesná nastavení teploty


Pokud není víno v prostředí se správnou teplotou, může se pokazit a utrpět na kvalitě. Přesná elektronická regulace zajistí stálé udržování požadované teploty v temperované vinotéce Liebherr. Teplotu lze nastavit v krocích po jednom stupni v rozsahu +5 až +20 °C. Aktuální teplota se zobrazuje na displeji.



VibrateSafe

Víno potřebuje ticho a klid. Proto naše temperovací vinotéky zaručují jemné uskladnění s mimořádně tichým kompresorem speciálně vyvinutým společností Liebherr a stabilními policemi vyrobenými z pevného bukového dřeva. Víno tak bude moci zrát v klidu a nerušeně.

LIEBHERR



home.liebherr.com