
Utilizare profesională 2026/2027

Food Service, Bakery, Beverages,
Wine, Frozen Food

LIEBHERR

Refrigerare și congelare



5 ani
garanție



Cea mai înaltă precizie și fiabilitate

Noua generație de aparate de la specialistul în soluții profesionale de răcire și congelare pentru uz comercial

Fie că lucrați în catering, în industria hotelieră sau în comerțul cu amănuntul al produselor alimentare, fie că doriți să răciți băuturi, să asigurați temperatura corectă a vinului, să congelați înghețată sau să păstrați proaspete produsele sensibile, fie într-o brutărie, bucătărie industrială, zonă de vânzări sau în spatele teșghelei, Liebherr are soluția de răcire potrivită pentru dvs.

În calitate de specialist pentru refrigerare și congelare în sectorul comercial, vă oferim un portofoliu extins de aparate profesionale inovatoare, durabile și eficiente din punct de vedere energetic. Puterea lor de răcire extrem de fiabilă și precisă vă sprijină în activitatea dumneavoastră profesională de top și asigură siguranța depozitării și proapețimea alimentelor dumneavoastră.

În plus față de calitatea unică, designul atemporal și ușurința ridicată de utilizare sunt, de asemenea, o expresie a numeroșilor noștri ani de experiență în fabricarea aparatelor frigorifice profesionale. Vă invităm să vă convingeți.



Puteți găsi mai multe informații despre condițiile noastre de garanție aici:

home.liebherr.com/guarantee-professional

Conținut

Grupul de companii Liebherr	6
Marcă și calitate	8
Sustenabilitate	10
Eficiență energetică	12
Specialist de sistem	14
Durabilitate și eficiență economică	16
Performanța de răcire și stabilitatea temperaturii	17
Securitate și alarme	18
Igienă și ușurință în curățare	19
Prezentare generală SmartMonitoring	20
Manevrare și dotare	22
Serii	23

Din motive de lizibilitate mai bună utilizăm – fără nicio intenție de discriminare – exclusiv forma masculină a cuvintelor. Acest lucru este reprezentativ aici pentru o denumire neutră din punct de vedere al genului. În principiu, sunt vizate toate identitățile de gen.


Gastronomie, industria hotelieră și măcelărie	24
Serii	26
Tipologie	28
Frigidere și congelatoare GN 2/1 cu refrigerare dinamică interior și exterior din oțel inoxidabil	30
Frigidere și congelatoare cu recipient interior din plastic și refrigerare dinamică și refrigerare statică	40
Combinatii frigorifice	52
Frigidere și Congelatoare incorporabile sub blat	56
Accesorii	62



Brutărie și cofetărie	66
Serii	68
Tipologie	70
Frigidere și congelatoare pentru tăvi pentru produse de panificație cu refrigerare dinamică și recipient interior din oțel inoxidabil și recipient interior din plastic	72
Accesorii	84



Băuturi	86
Serii	92
Tipologie	94
Frigidere cu display cu refrigerare dinamică	96
Frigidere cu refrigerare dinamică	102
Frigidere pentru evenimente cu refrigerare dinamică	116
Aparat de refrigerare pentru baruri pentru promovarea vânzărilor	120
Frigidere cu subîncorporare	122
Lăzi frigorifice cu refrigerare statică	126
Accesorii	130




Vin	134
Grupe de modele	136
Prezentare generală a gamei de produse	137
Tipologie	138
Vitrine pentru servirea vinurilor	140
Vitrine de răcire a vinurilor	146
Vitrine de depozitare a vinurilor	156
Aparate compacte	166
Accesorii	170



Industria produselor lactate și a alimentelor congelate	172
Lăzi congelatoare	176
Congelatoare pentru promovarea vânzărilor	192
Accesorii	196





Grupul de companii Liebherr

Liebherr-Hausgeräte GmbH

Timp de șapte decenii, Liebherr-Hausgeräte GmbH s-a specializat în fabricarea de frigider și congelatoare inovatoare. Compania are peste 6.800 de angajați în întreaga lume și dezvoltă și produce o gamă largă de frigider și congelatoare pentru uz casnic și profesional. Datorită tehnologiilor lor de prospețime și materialelor de înaltă calitate, aparatele de consum ale producătorului premium impresionează prin eficiența energetică, designul elegant și durata lungă de viață. În utilizarea profesională, frigider și congelatoarele de la Liebherr reprezintă siguranță maximă cu funcții inteligente și calitate excepțională. Cu o producție anuală de aproximativ 2 milioane de aparate, Liebherr-Hausgeräte este unul dintre cei mai importanți producători europeni din clasa premium și combină calitatea, designul și inovația.

Global și independent: peste 75 ani de succes

Liebherr a fost fondată în 1949: odată cu dezvoltarea primei macarale turn mobile din lume, Hans Liebherr a pus bazele unei afaceri de familie de succes, care cuprinde astăzi peste 150 de companii de pe toate continentele și are în prezent peste 50.000 de colaboratori. Societatea de tip holding a grupului de companii este Liebherr-International AG în Bulle, Elveția, ai cărei acționari sunt exclusiv membrii familiei Liebherr.

Leadership tehnologic și spirit de pionierat

Liebherr se consideră un pionier. Pe baza acestei atitudini, compania joacă un rol cheie în modelarea istoriei tehnologiei în multe sectoare. Până în ziua de astăzi, colaboratorii din întreaga lume împărtășesc curajul fondatorului companiei de a lansa produse inovatoare, precum și determinarea de a furniza echipamente și utilaje de top la nivel mondial.



Program de produse diversificat

Liebherr se numără printre cei mai mari producători de utilaje de construcție din lume, oferind totodată produse și servicii de înaltă calitate, adaptate la nevoile utilizatorilor, inclusiv în multe alte domenii. Programul său de produse cuprinde segmente precum terasamente, manipularea materialelor, echipamente pentru fundații speciale, minerit, macarale mobile și pe șenile, macarale turn, echipamente pentru beton, macarale maritime, sisteme aerospațiale și de transport, tehnologia de prelucrare a roților dințate și sisteme de automatizare, frigider și congelatoare, componente și hoteluri.

Soluții personalizate și beneficii maxime pentru clienți



Soluțiile Liebherr se caracterizează prin precizie, implementare și longevitate. Stăpânirea la nivel de excelență a tehnologiilor cheie permite companiei să ofere clienților săi soluții perfect personalizate. Pentru Liebherr, atenția acordată clienților nu se încheie odată cu livrarea produsului, ci include și o gamă cuprinzătoare de servicii de asistență și suport.

Calitatea se află în ADN-ul nostru.

Activitatea noastră este determinată de cerințele ridicate ale clienților noștri din întreaga lume. De mai bine de 70 de ani, Liebherr oferă aparate de înaltă calitate pentru uz privat și comercial, care îndeplinesc aceste cerințe și care își dovedesc eficiența pe termen lung și se amortizează.

Specialist în refrigerare și congelare

Liebherr continuă să stabilească noi standarde cu o calitate excepțională, tehnologii de pionierat și un design estetic, dar ușor de utilizat. Cum reușim acest lucru? Prin specializarea în ceea ce facem: dezvoltarea și fabricarea de frigidere și congelatoare excepționale. În special pentru uz profesional. Aparatele noastre sunt proiectate în mod explicit pentru cerințele speciale din acest domeniu – cu o misiune clară: Pentru a vă ușura munca solicitantă în fiecare zi prin precizie și siguranță maxime.



Putere de top pentru comerțul dumneavoastră

Dacă vrei să oferiți perfecțiune, puneți accent pe perfecțiune: Dezvoltate special pentru sectorul alimentar și al băuturilor, frigiderele și congelatoarele noastre profesionale îndeplinesc cele mai înalte cerințe, cu o doză suplimentară de robustețe, eficiență a costurilor și ușurință în curățare. Alimentele și băuturile sunt depozitate în mod fiabil și sigur chiar și la temperaturi ambiante de până la +43 °C și la multe cicluri de deschidere a ușii, fiind în același timp prezentate într-un mod optim și atrăgător vizual.



Factorul Liebherr:

Frigidere și congelatoare profesionale

- Dezvoltat special pentru domeniul Food and Beverage
- Depozitare sigură, în condiții de siguranță alimentară
- Prezentarea perfectă a mărfurilor
- Calitate superioară prin proceduri de testare elaborate



Testat până la ultimul detaliu. Și nu numai.

De la concepție, dezvoltare, producție, până la comercializare, facem tot ce ne stă în putință pentru a oferi produse inovatoare de cea mai bună calitate. Verificăm toate componentele de refrigerare, mecanice și electronice privind funcționarea fiabilă încă din faza de dezvoltare. De exemplu, înainte ca o balama de ușă să fie aprobată de noi, aceasta trebuie să parcurgă cel puțin 100.000 de cicluri de deschidere. Vă puteți baza pe acest lucru: Aparatul dumneavoastră Liebherr vă este alături ca un partener profesional – 24 de ore pe zi, 365 de zile pe an.

Asumarea responsabilității

Ne propunem să utilizăm resursele în mod responsabil și să îmbunătățim continuu întregul ciclu de viață al produsului. De aceea dezvoltăm procese de fabricație mai sustenabile și proiectăm produse care îndeplinesc cele mai

înalte standarde de calitate și durabilitate. Pe lângă eficiența energetică, ne concentrăm pe durabilitate și asigurăm disponibilitatea pieselor de schimb pentru o perioadă de până la 15 ani.*



Calea noastră către viitor

Oameni și afacere sustenabilă

- Condiții de muncă echitabile
- Gândire pe termen lung
- Aprovizionare responsabilă
- Conformitatea legală și etică

Utilizare

- Cea mai înaltă eficiență energetică
- Durată lungă de viață a produselor
- Ușor de reparat
- Depozitare optimă a alimentelor

Reciclare

- Un design de produs cu capacitate de reutilizare
- Separarea ușoară a materialelor
- Reutilizarea componentelor
- Concepute pentru circularitate

Producție

- Consum redus de energie
- Mai multă energie electrică ecologică
- Mai puțină risipă

Materiale

- Mai multe materiale regenerabile
- Mai mult conținut reciclat
- Mai puține substanțe nocive
- Varietate redusă de materiale

Aflați mai multe despre
Responsabilitatea
corporației:

home.liebherr.com/sustainability



Dezvoltat în mod conștient

Sustenabilitatea face parte din fiecare decizie de proiectare pe care o luăm – de la dezvoltare și selecția materialelor până la producție și gestionarea lanțului de aprovizionare. Acordăm prioritate materialelor reciclabile și cu impact redus asupra mediului și îmbunătățim continuu eficiența energetică în procesul de fabricație. În timpul utilizării, aparatele noastre necesită o întreținere minimă și sunt cunoscute pentru consumul redus de energie și costurile de exploatare scăzute.

Agenți frigorifici pe bază de hidrocarburi

Liebherr utilizează numai agenți frigorifici pe bază de hidrocarburi: R 600a în frigider și R 290 în congelatoare. Ambele au un potențial de încălzire globală foarte redus și permit o eficiență ridicată a compresorului, combinând performanțe puternice cu un consum redus de energie și costuri mai mici cu energia electrică.



Eficiență ridicată: Atât de economic poate fi un Liebherr.

Instrumentul online al proiectelor Label2020 și BELT, finanțate de UE, arată cât de eficiente sunt aparatele noastre. Pe acest site puteți vizualiza și compara consumul de energie electrică și multe alte date despre produsele electrice. Calculatorul ia în considerare și prețurile locale ale energiei electrice și afișează costurile pentru întreaga perioadă de utilizare.

Pentru verificarea eficienței: label2020.eu

Produs în mod responsabil

Gestionăm resursele în mod responsabil și creștem utilizarea energiei verzi în producția aparatelor noastre. Reciclăm energia eliberată în timpul producției, de exemplu, pentru încălzirea clădirilor. De asemenea, reducem deșeurile prin separarea materialelor și reciclarea acestora ori de câte ori este posibil.

Certificat în toată Europa

Toate unitățile noastre de producție din Europa sunt certificate în conformitate cu standardele internaționale pentru managementul calității (ISO 9001), managementul mediului (ISO 14001), sănătatea și siguranța la locul de muncă (ISO 45001) și managementul energiei (ISO 50001).



Factorul Liebherr:

Dezvoltare și producție ecologice:

- aparate cu un consum de energie foarte redus
- Agenți frigorifici pe bază de hidrocarburi
- procese de fabricație care economisesc resursele
- Locații din Europa certificate integral ISO

Aparatele Liebherr sunt printre cele mai eficiente din punct de vedere energetic de pe piață. Și asta pe bună dreptate.

Aparatele profesionale de răcire și congelare Liebherr nu numai că asigură o performanță optimă de răcire, dar conving și prin eficiența energetică remarcabilă. Aparatele noastre sunt echipate cu componente de înaltă calitate, care reduc consumul de energie la minimum.

Eticheta UE pentru aparate frigorifice cu funcție de vânzare directă

Pe eticheta energetică UE conform Regulamentului UE 2019/2018 veți găsi următoarele informații:

- Codul QR pentru identificarea produsului în baza de date EPREL (Baza de date europeană pentru etichetarea energetică) a UE.
- „Identificatorul modelului” pentru identificarea manuală a produsului în baza de date EPREL a UE, de exemplu prin numărul articolului.
- Scala de eficiență de la „A” până la „G”
- Volumul exprimat în litri
- Temperatura medie a compartimentului în grade Celsius.
- Temperatura maximă a mediului în grade Celsius la care aparatul funcționează fără probleme

Eficiența energetică vizibilă

Utilizarea frigiderelor și congelatoarelor are un impact semnificativ asupra mediului, deoarece acestea funcționează non-stop. De aceea, ne concentrăm de zeci de ani pe îmbunătățirea eficienței energetice a aparatelor noastre.

Eficiența energetică a unui aparat este clasificată și afișată sub forma etichetei energetice pentru frigiderelor comerciale și a etichetei energetice pentru frigiderelor și congelatoarelor cu funcție de vânzare directă.


Eticheta UE pentru aparate frigorifice comerciale

Pe eticheta energetică UE conform Regulamentului UE 2015/1094 veți găsi următoarele informații:

- Numele sau marca comercială a furnizorului
- Identificarea modelului furnizorului
- Noua scală de eficiență „A” până la „G”. Totuși, „G” este destinat doar răcitoarelor de vin.
- Consum de energie în 365 de zile
- Capacitatea utilă de răcire
- Capacitatea utilă de congelare
- Clasa climatică (3, 4 sau 5)


Îmbunătățirea eficienței energetice a aparatelor frigorifice cu funcție de vânzare directă în UE

Proporția aparatelor de răcire cu funcție de vânzare directă din clasele de eficiență energetică A, B și C a crescut între 2022 și 2024 de la 84% la 88%; 5% din aparatele noastre au fost clasificate în 2024 în clasa de eficiență energetică A, în timp ce în 2022 nu exista niciun aparat clasificat în clasa de eficiență energetică A.



Îmbunătățirea eficienței energetice a aparatelor frigorifice profesionale în UE

Aparatele frigorifice profesionale Liebherr stablesc noi standarde în materie de eficiență energetică. Între 2022 și 2024, ponderea aparatelor din clasele de eficiență energetică A, B și C a crescut de la 84% la 97%. De remarcat în mod special este creșterea în cazul aparatelor din clasele A și B, de la 9% la 30%.



Măsurători la aparate frigorifice profesionale.

Clasa climatică 4*

Temperaturi ambientale de la +10 °C/+16 °C până la +30 °C, umiditate relativă de 55%

Clasa climatică 5* (Aparat frigorific de înaltă performanță):

Temperaturi ambientale de la +10 °C/+16 °C până la +40 °C, umiditate relativă de 40%

Clasa climatică indicată pe eticheta energetică reprezintă temperatura maximă a mediului înconjurător la locul de instalare al aparatului. La această temperatură sunt respectate temperaturile de depozitare necesare pentru păstrarea alimentelor.

Consum de energie/Capacitate utilă

Consumul de energie este măsurat pentru toate aparatele din clasa climatică 4 (+30 °C/55% umiditate relativă), indiferent de clasa climatică indicată.

Măsurarea consumului de energie este supusă normei EN 16825 și Regulamentului 2015/1094-IV.

Capacitatea utilă este determinată în conformitate cu norma EN 16825.

* Toate aparatele Liebherr pentru hoteluri și restaurante sunt certificate standard pentru clasa climatică 4 sau 5 – acest lucru asigură o eficiență energetică maximă chiar și în condiții dificile de funcționare, cu o temperatură ambientală de până la +40 °C.

Alegeți performanța de refrigerare și congelare de la profesioniști.

Fie că este vorba de gastronomie, panificație sau comerț cu amănuntul de produse alimentare, fie că este vorba de băuturi, alimente congelate sau înghețată: Dacă doriți să satisfaceți așteptările clienților și oaspeților dvs. în ceea ce privește prospețimea și calitatea, aveți nevoie de un sistem de refrigerare care să îndeplinească cele mai înalte standarde. Cu aparate profesionale special dezvoltate, oferim clienților noștri comerciali soluții de primă clasă pentru munca de zi cu zi solicitantă – și argumente bune pentru a alege specialistul în sisteme.

Performanța remarcabilă are motivele sale. La noi, chiar cinci.

Performanța de top Liebherr se bazează pe cinci piloni:

Durată de utilizare îndelungată și rentabilitate economică

Frigiderele și congelatoarele noastre se caracterizează printr-o eficiență ridicată și un consum de energie sau un cost total de proprietate foarte scăzut. Materialele robuste, componentele de refrigerare de înaltă calitate și manopere calitative asigură o durată lungă de serviciu. TCO (Total Cost of Ownership) remarcabil se datorează, de asemenea, ușurinței de îngrijire și, nu în ultimul rând, faptului că aceste aparate nu necesită întreținere curentă.

Performanță de refrigerare și stabilitatea temperaturii

Performanță perfectă de refrigerare, chiar și la temperaturi ambiante ridicate (până la +43 °C): Vă puteți baza pe consistența temperaturii ridicate a aparatelor noastre profesionale. Chiar și deschiderea frecventă a ușilor nu vă poate afecta bunurile: Componente de ultimă generație, agenții frigorifici puternici și ecologici și controalele precise sunt coordonate în așa fel încât calitatea și prospețimea produselor sunt menținute în permanență, fără a compromite eficiența economică a aparatelor.

Securitate și alarme

Numeroasele funcții de siguranță din aparatele noastre profesionale asigură că alimentele dumneavoastră sunt întotdeauna refrigerate corect și că nu există nicio pierdere de calitate. Diferite sisteme de alarmă, de exemplu, avertizează imediat în caz de abateri de temperatură, iar încuietoriile ușilor protejează împotriva accesului neautorizat.

Igienă și ușurință la curățare

O igienă fără compromisuri este esențială atunci când se depozitează alimente. Acesta este motivul pentru care aparatele noastre sunt deosebit de ușor de curățat. De exemplu, acestea au recipiente interioare fără sudură, care pot fi șterse ușor și complet. Fronturile, compartimentele și grătarele de susținere sunt, de asemenea, întotdeauna concepute pentru a fi ușor de curățat.

Manevrare și dotare

Într-o zi de lucru agitată, totul trebuie să decurgă fără probleme. Datorită detaliilor bine gândite, a funcțiilor inteligente și a calității excepționale a materialelor, aparatele noastre profesionale vă oferă o ușurință maximă de utilizare și asigură astfel procese de lucru fără efort.

Eficiență din toate punctele de vedere

Un aparat profesional Liebherr își arată valoarea în perioadele de creștere a prețurilor la energie electrică și în perioadele de variații extreme ale cererii: componentele sale de înaltă calitate, performanța perfectă de răcire și consumul redus de energie asigură un cost total de deținere optim.



Satisfacție pe termen lung: durată de viață excepțională

Aparatele Liebherr sunt proiectate pentru un ciclu de funcționare de 15 ani. Fabricate astfel încât să fie extrem de robuste, acestea rezistă în mod optim cerințelor utilizării zilnice. Aceasta este calitatea care își arată valoarea – pentru mulți ani de acum înainte.

Liebherr original: 15 ani de disponibilitate a pieselor de schimb

Liebherr-Hausgeräte GmbH duce durata de viață a aparatelor sale de înaltă calitate un pas mai departe pentru clienții săi: Disponibilitatea pieselor de schimb va fi extinsă la 15 ani de la sfârșitul producției modelului respectiv. Acest lucru se aplică tuturor pieselor funcționale și pieselor stocabile ale echipamentului. Liebherr-Hausgeräte garantează de asemenea acest serviciu retroactiv pentru toate aparatele produse începând cu 1 ianuarie 2021.

Bun pentru oameni și mediu: ultra-eficiență

Frigiderile și congelatoarele eficiente din punct de vedere energetic ajută la reducerea prețurilor tot mai mari la electricitate. Liebherr utilizează pe deplin potențialul de economisire al fiecărei componente – de la compresor la etanșare, la iluminat și electronice. Aparatele ultra-eficiente din seria Perfection, de exemplu, demonstrează cum acest lucru are un efect pozitiv asupra costurilor generale de funcționare.

Reduce costuri, timp și funcționează fără întreținere sau probleme

Aparatele independente profesionale Liebherr funcționează fără filtre sau alte componente și piese care necesită înlocuire regulată. Nu este necesară curățarea suplimentară.

Condensator tubular

Condensatoarele noastre durabile tubulare previn depunerile de murdărie, nu necesită întreținere și asigură performanțe și eficiență frigorifice excelente pentru mulți ani. Acestea reduc costurile de funcționare ale frigiderului.

Performanță de refrigerare constantă, temperatură constantă

Aparatele Liebherr oferă o fiabilitate optimă pentru refrigerare și congelare: alimentele sunt răcite rapid și ușor, reducând fluctuațiile de temperatură la minimum. Acest lucru vă păstrează produsele proaspete cât mai mult timp posibil.

Răcire constantă în conformitate cu DIN EN 16825:2015

Produsele alimentare își păstrează calitatea doar dacă fluctuațiile de temperatură sunt minime. Frigiderile Liebherr au temperaturi deosebit de stabile, cuprinse între -1°C și 5°C. Acest lucru nu numai că menține climatul de depozitare, ci și valoarea bunurilor și ingredientelor dumneavoastră.

Congelare constantă conform DIN EN 16825:2015

Alimentele sensibile nu pot fi supuse unor abateri mari de la temperatura de depozitare setată. Congelatoarele Liebherr garantează o temperatură stabilă cuprinsă între -15 °C și -18 °C. Acest lucru vă permite să păstrați alimentele pentru mai mult timp și să conservați calitatea bunurilor congelate.

Răcire rapidă cu SuperCool

Pentru o temperatură optimă chiar și pentru produsele din piață încălzite de soare: Imediat cum este activată, aparatul dumneavoastră Liebherr își mărește puterea până când toate alimentele proaspete sunt la fel de reci precum restul conținutului. Funcția SuperCool se dezactivează automat după maxim 12 ore.

Gata cu decongelarea datorită funcției NoFrost

Tehnologia NoFrost nu formează gheață. Umiditatea care apare este combătută de răcirea asistată de ventilator, iar fazele de decongelare elimină până și ultimele particule de umiditate din interior. Pentru depozitare convenabilă, sigură și fără înghețare.



Congelare instant cu SuperFrost

Funcția automată SuperFrost reduce rapid temperatura din congelatorul profesional la cel mai rece nivel, creând astfel rezerve pentru o formă de congelare care păstrează vitaminele. De îndată ce procesul de congelare este încheiat, sau după max. 65 de ore, SuperFrost revine la funcționarea normală, prevenind astfel consumul de energie inutil.

Umiditate ideală cu HumidityControl

Condițiile pentru climatul perfect pot fi create doar prin combinația corectă de temperatură și umiditate. Cu HumidityControl, puteți ajusta umiditatea la cerințele produselor alimentare depozitate în trei etape, asigurând astfel o prospețime extra lungă.



Siguranța ca standard

Toate magazinele alimentare trebuie să aibă o protecție fiabilă pentru produse: de la întreruperi la procesul de răcire și fluctuații de temperatură, dar și de la accesul neautorizat. Ambele sunt ușor de prevenit folosind frigiderule și congelatoarele noastre profesionale.

LightAlarm Lumină aprinsă, ușă închisă

În cazul unei creșteri necontrolate a temperaturii, dacă o ușă a fost lăsată deschisă sau au apărut alte probleme, lumina interioară a aparatului va fi intermitentă. În cazul aparatelor cu uși din sticlă, acest lucru dezvăluie rapid unde este nevoie de intervenție. În cazul aparatelor cu uși solide, interiorul intermitent vă avertizează să închideți imediat ușa pentru a se păstra calitatea depozitării.



Informații despre întreruperea curentului: aflați ce s-a întâmplat

Dacă alimentarea electrică a fost întreruptă din cauza unei defecțiuni, informațiile despre întrerupere vor apărea atunci când aceasta este restabilă. Acestea raportează că aparatul a fost temporar fără curent și indică ce temperatură maximă a fost atinsă în acest timp. Acest lucru vă permite să evaluați dacă este de așteptat o pierdere a calității.

Blocare mecanică cu cheie: cheia pentru control complet

Toate aparatele profesionale Liebherr destinate industriei de panificație și de catering sunt echipate cu o încuietorie mecanică și două chei. În acest fel, puteți fi sigur că nicio persoană neautorizată nu poate accesa bunurile depozitate.

Încuietorie electronică: pe partea asigurată

Aparatele Liebherr selectate cu blocare electronică pot fi blocate și deblocate utilizând un cod PIN individual. Acest lucru permite oricărui număr de utilizatori să blocheze și să deblocheze aparatul prin intermediul interfeței cu utilizatorul, fără a fi nevoie să partajeze o cheie.



Curățenie în interior

Igiena perfectă joacă un rol important în gestionarea profesională a alimentelor. Prin urmare, aparatele noastre profesionale au caracteristici care reduc murdăria de la început și fac curățarea mult mai ușoară.

Interior sigur pentru alimente pentru alimente neambalate

Toate materialele din aparatele Liebherr destinate industriei de panificație și de catering sunt sigure pentru alimente și adecvate pentru depozitarea alimentelor neambalate

Interior fără îmbinări pentru a preveni murdăria

Containerul din plastic din interior este fabricat din polistiren: complet reciclabil, robust și inodor. Fabricat dintr-o singură bucată, nu are capcane ascunse pentru murdărie, iar colțurile mari pot fi curățate rapid și ușor. Combinația perfectă de sustenabilitate și igienă.

Drenaj de podea pentru curățare rapidă

Niveluri înalte de igienă obținute ușor: Scurgerea integrată în podea la aparatul de catering Liebherr permite curățarea convenabilă în spații mici. Apa se scurge, iar aparatul dumneavoastră este curat din nou într-un timp scurt.



Siguranță maximă – mereu la vedere

Combinarea dintre echipamentele profesionale Liebherr și software-ul inteligent SmartMonitoring asigură o protecție optimă pentru substanțele sensibile. Soluția digitală, bazată pe cloud, documentează automat temperatura de depozitare – scutindu-vă de o sarcină zilnică care necesită timp și atenție.

Documentație continuă.

SmartMonitoring monitorizează constant și precis stabilitatea temperaturii – chiar și în afara programului obișnuit de lucru, cum ar fi la sfârșit de săptămână sau de sărbătorile legale. Și poate chiar monitoriza diferite site-uri pentru mai multe aparate.

Istoric complet al temperaturii.

SmartMonitoring documentează temperatura și toți parametrii relevanți de refrigerare pentru substanțele dumneavoastră depozitate, non-stop. Aceste date pot fi apoi descărcate direct din tabloul de bord.

Alarmer imediate în caz de abateri

Dacă există abateri ale temperaturii de depozitare, sunteți imediat avertizat prin e-mail, * mesaj text sau telefon. Acest lucru vă ajută să reacționați înainte să apară probleme.

* SMS-urile și apelurile vocale sunt disponibile ca un serviciu opțional suplimentar. E-mailul este inclus ca standard.

Punere în funcțiune simplă

Noua generație de aparate pentru hoteluri și catering este deja echipată cu SmartModule sau poate fi modernizată în funcție de model și poate fi conectată imediat la SmartMonitoring. Modelele precedente pot fi conectate în mod convenabil în rețea prin intermediul înregistratoarelor externe de date.




Obțineți dreptul de a vă relaxa.

Cu licența personalizată, puteți utiliza pe deplin soluția profesională Liebherr SmartMonitoring. Sunt incluse toate funcțiile de bază, cum ar fi controlul, documentația și alertarea prin e-mail.

- termen de 36 de luni de la activare
- fără reînnoire automată
- o licență pentru fiecare punct de măsurare (frigider/congelator)
- autorizarea accesului pentru orice număr de utilizatori
- gestionarea utilizatorilor și a dispozitivelor (bazată pe roluri)
- alertă suplimentară prin SMS și apel vocal, care poate fi extinsă opțional

Înregistrați-vă acum frigiderul sau congelatorul și beneficiați de o licență de încercare gratuită timp de șase luni.




SmartModule (6145269)

Modulul SmartModule conectează echipamentele Liebherr la SmartMonitoring sau la sistemele de monitorizare deja existente, asigurând integrare inteligentă și control centralizat. Unitatea mică cu LAN/Wi-Fi integrat este gata de utilizare imediat ce este instalată.



Dispozitiv de înregistrare a datelor, temperatură (6145363)

Înregistratorul de date de temperatură înregistrează în mod fiabil datele de temperatură și le transmite direct la SmartMonitoring prin intermediul unei conexiuni Wi-Fi.



Interfețe locală

Pentru clienții care dispun deja de un sistem propriu de monitorizare a aparatelor electrocasnice sau intenționează să instaleze unul, Liebherr oferă opțiunea de conectare a frigiderelor și congelatoarelor prin intermediul unei interfețe locale.



Dispozitiv de înregistrare a datelor, temperatură, 3 canale (6145365)

Pe lângă senzorul de temperatură standard și senzorul de contact al ușii, înregistratorul de date cu trei canale are un senzor de temperatură suplimentar care poate fi utilizat pentru monitorizarea suplimentară a temperaturii produselor sensibile.



Disponibilitatea SmartMonitoring variază de la o țară la alta.

Puteți găsi mai multe informații despre SmartMonitoring aici: home.liebherr.com/smartmonitoring

Simplu și fără complicații

Oriunde se manipulează alimente, lucrurile sunt adesea agitate. Prin urmare, frigidererele și congelatoarele noastre profesionale au multe caracteristici și detalii inteligente care vă ușurează munca de zi cu zi.

Deschis pentru confort: Opritor de ușă 90°

În cazul în care ușa este deschisă la mai mult de 90°, aceasta rămâne deschisă singură. Acest lucru vă oferă suficient spațiu de mișcare pentru a umple aparatul cu ambele mâini, pentru a sorta sau a scoate bunuri. Acest lucru facilitează, de asemenea, curățarea. Sub 90°, ușa se închide automat pentru a menține temperatura stabilă și pentru a păstra calitatea produselor depozitate.

Pentru orice eventualitate: Opritor împotriva extragerii

Datorită opritorului împotriva extragerii din mijlocul grătarelor de susținere, bunurile dvs. sunt depozitate în siguranță: Chiar dacă lucrurile devin puțin agitate, grătarul de susținere nu poate fi scos din greșeală. În timpul încărcării și descărcării, acesta rămâne în mod fiabil într-o poziție fixă – și vă pune în siguranță împotriva unor incidente minore sau majore.



Deschidere cu pedală de picior

Chiar dacă nu aveți mâinile libere, puteți deschide ușor aparatul folosind pedala disponibilă ca accesoriu. În special în mediile profesionale, această caracteristică facilitează semnificativ utilizarea frigiderelor și a congelatoarelor, deoarece puteți deschide ușa cu ușurință atunci când aveți mâinile ocupate, fără a pierde timp.

Economie de energie: mâner ergonomic tip baghetă


Păstrează-ți energia pentru lucruri mai importante: Mânerul tip baghetă este conceput pentru utilizarea intensivă. Ergonomic, ușor de prins cu mâna stângă sau dreaptă și foarte ușor de curățat.

Comoditate la îndemână

Verificați starea aparatului de la panoul de control integrat în ușă, fără a fi nevoie să deschideți ușa. Meniul de ghidare este intuitiv și poate fi operat prin simboluri și control vocal în până la 12 limbi diferite. Afișajul poate fi controlat, de asemenea, prin trei butoane tactile sau cu Touch & Swipe, chiar și atunci când purtați mănuși.

Seria Performance

Seria noastră Performance se concentrează pe elementele esențiale: Aparatele din această clasă îndeplinesc toate cerințele pentru o depozitare sigură, la temperatură stabilă. Toate aparatele Performance sunt disponibile ca modele cu uși solide, iar variantele cu congelator sunt echipate cu funcția SmartFrost.



eficientă energetic



Congelator SmartFrost



HumidityControl

Seria Perfection

Aparatele din seria Perfection au tot ceea ce aveți nevoie pentru a satisface cele mai înalte cerințe și exigențe din activitatea dumneavoastră profesională cotidiană. Acestea sunt fabricate din oțel inoxidabil, sunt disponibile cu uși opace sau uși de sticlă și sunt iluminate de un iluminat optim. Spectrul de răcire variază de la -2 °C până la +15 °C; congelatoarele dispun de funcțiile SmartFrost, precum și NoFrost.



Sistemul de iluminare



Congelator NoFrost și SmartFrost frigider cu ușă din sticlă



Carcasă din oțel inoxidabil



Frigidere și congelatoare pentru hotel și gastronomie – recomandate pentru profesioniști de profesioniști

Temperaturi ridicate, spațiu mic, multă agitație – în bucătăriile profesionale, frigiderele și congelatoarele trebuie să facă față la multe și să ofere întotdeauna performanțe maxime. Liebherr și-a dezvoltat portofoliul pentru industria hotelieră și de catering tocmai în acest scop: Aparatele depozitează în mod fiabil alimentele cu o putere de refrigerare constantă, chiar și la temperaturi ambientale de până la +40 °C. Acestea sunt extrem de robuste, durabile, ușor de curățat și deosebit de durabile, nu numai datorită agentului frigorific natural. În același timp, acestea respectă toate directivele, standardele și normele aplicabile, inclusiv în ceea ce privește igiena, conceptul HACCP sau recipientele GN. Sistemul eficient de refrigerare nu numai că asigură costuri reduse de energie și costuri totale de proprietate, dar și sentimentul că bunurile dumneavoastră sunt depozitate în siguranță. Vă puteți baza pe acest lucru – la urma urmei, este și pretenția noastră de a fi perfecți de la primul până la ultimul fel de mâncare.

Aparate de refrigerare și congelatoare

Frigidere și congelatoare cu recipient interior din oțel inoxidabil



Seria Performance

Seria Perfection

Frigidere și congelatoare cu recipient interior din plastic



Seria Performance

Seria Perfection

Frigidere și Congelatoare incorporabile sub blat



Seria Performance

Seria Perfection

Frigidere și congelatoare cu recipient interior din oțel inoxidabil

Seria Performance

FRPSvg/FFPSvg

Condiții ambiante*	Temperatura ambiantă +10 °C și +40 °C
Stabilitatea temperaturii	EN 16825 Frigidere: +1 până la +15 °C/-2 până la +15 °C Congelatoare: -9 până la -26 °C Frigidere: Clasa M1 Congelatoare: Clasa L1 Frigidere: cu 3 zone de umiditate a aerului Congelatoare: cu NoFrost
Siguranța depozitării	Alarmer optice și acustice Alarmă de întrerupere a alimentării cu energie electrică Ușă cu închidere automată la < 90° Încuietorie mecanică
Caracteristici	Afișaj monocrom, butoane tactile Frigidere: GN 2/1, 530 × 650 mm (introducere longitudinală) Congelatoare: GN 2/1, 530 × 650 mm (introducere longitudinală) Timer de întreținere curentă reglabil individual Rotile ca accesoriu, cu picioare reglabile ca standard Frigidere: Iluminare de plafon LED Congelatoare: Iluminare de plafon LED Bară de prindere Interior și exterior oțel nichel-crom (1.4301 / AISI 304) Conectivitate pentru echipare ulterioară
Consum de energie	UltraEfficient EU directive 2015/1094
Compliance	safety machinery directive – EN 60335

Seria Perfection

FRPSvh/FRPSrh/FFPSvh/FFPSrh

Temperatura ambiantă +10 °C și +40 °C
EN 16825 Frigidere: +1 până la +15 °C/-2 până la +15 °C Congelatoare: -9 până la -26 °C Frigidere: Clasa M1 Congelatoare: Clasa L1 Frigidere: cu 3 zone de umiditate a aerului Congelatoare: cu NoFrost
Alarmer optice și acustice Alarmă de întrerupere a alimentării cu energie electrică Ușă cu închidere automată < 90° Încuietorie mecanică
Display color de 2,4", Touch & Swipe Frigidere: GN 2/1, 530 × 650 mm (introducere longitudinală) Congelatoare: GN 2/1, 530 × 650 mm (introducere longitudinală) Timer de întreținere curentă reglabil individual Rotile ca accesoriu (cu excepția FRPSvh 1412), cu picioare reglabile ca standard Frigidere: iluminare verticală cu LED-uri Congelatoare: iluminare verticală cu LED-uri Bară de prindere Interior și exterior oțel nichel-crom (1.4301 / AISI 304) Conectivitate
UltraEfficient EU directive 2015/1094
safety machinery directive – EN 60335

Frigidere și congelatoare cu recipient interior din plastic

Seria Performance

FRFvg/FFFvg/FFFsg/FCFvg/FRTvg/FFTvg/FFTsg

Temperatura ambiantă +10 °C și +40 °C
EN 16825 Frigidere: +1 până la +15 °C Congelatoare: -9 până la -26 °C Frigidere: Clasa M1 Congelatoare: Clasa L1 Frigidere: cu 3 zone de umiditate a aerului Congelatoare: cu SmartFrost și NoFrost
Alarmer optice și acustice Alarmă de întrerupere a alimentării cu energie electrică Ușă cu închidere automată la < 90° Încuietorie mecanică
Afișaj monocrom, butoane tactile Frigidere lățime de 75 cm: GN 2/1, 650 × 530 mm (introducere transversală) Congelatoare lățime de 75 cm: Euronorm 600 × 400 mm (introducere transversală) Timer de întreținere curentă reglabil individual Role/picioare de poziționare ca accesorii, aparate cu lățimea de 75 cm în varianta standard cu picioare de poziționare Iluminat de plafon cu LED la modelul FCFvg Măner tip baghetă din aluminiu Interior: Plastic Exterior: Oțel acoperit cu pulbere Conectivitate pentru echipare ulterioară
SuperEfficient EU directive 2015/1094 Fără etichetă FFFsg
safety machinery directive – EN 60335

Seria Perfection

FRFCvg/FRFBvg/FFFCvg/FFFBvg/FFFCsg/FCFCvg/FRTCvg/FFTCvg/FFTCsg

Temperatura ambiantă +10 °C și +40 °C
EN 16825 Frigidere: +1 până la +15 °C/-2 până la +15 °C Congelatoare: -9 până la -26 °C Frigidere: Clasa M1 Congelatoare: Clasa L1 Frigidere: cu 3 zone de umiditate a aerului Congelatoare: cu SmartFrost și NoFrost
Alarmer optice și acustice Alarmă de întrerupere a alimentării cu energie electrică Ușă cu închidere automată la < 90° Încuietorie mecanică
Afișaj monocrom, butoane tactile Frigidere lățime de 75 cm: GN 2/1, 650 × 530 mm (introducere transversală) Congelatoare lățime de 75 cm: Euronorm 600 × 400 mm (introducere transversală) Timer de întreținere curentă reglabil individual Role/picioare de poziționare ca accesorii, aparate cu lățimea de 75 cm în varianta standard cu picioare de poziționare Apărătoarea vaporizatorului (protecție împotriva înghețului) numai pentru modelele cu ușă din sticlă, opțional pentru modelele cu ușă izolată Frigidere: Modele cu ușă izolată și ușă din sticlă cu iluminat de plafon iluminare laterală la modelul FCFCvg Congelatoare Iluminare cu LED-uri în carcasa frontală Măner tip baghetă din aluminiu Interior: Plastic Exterior: Oțel inox Conectivitate pentru echipare ulterioară
SuperEfficient EU directive 2015/1094 Fără etichetă FFFCsg
safety machinery directive – EN 60335

Litere

Cifre

F	F	F	C	v	g
1	2	3	4	5	6

6	5	0	1
7 + 8	9	10	

1 Segment de piață

F Food Service

2 Temperatură

R Fridge (Frigider)
 F Freezer (Congelator)
 C Fridge-freezer (Combină frigorifică)

3 Design structural

F Freestanding/upright bottom mount compressor (Compresor independent/montat în partea inferioară)
 P Freestanding/upright top mount compressor (Compresor independent/montat în partea superioară)
 T Freestanding under counter appliance (Frigider independent sub blat)

4 Material carcasă

- Oțel sau plastic acoperit cu pulbere
 S Stainless steel (Oțel inoxidabil)
 C Chrome steel (Oțel cromat)
 B BlackSteel

5 Sistem de ventilație

s Static (Static)
 v Ventilated (Ventilat)

6 Interfață cu utilizatorul (UI)

g Basic UI (UI de bază)
 h Advanced UI (UI avansată)

7 + 8 Volum brut*

15 150 litres (150 litri)
 40 400 litres (400 litri)
 55 550 litres (550 litri)
 65 650 litres (650 litri)
 14 1400 litres (1400 litri)

9 Variantă ușă

0 Solid door (Ușă solidă)
 1 Insulated glass door (Ușă din sticlă izolantă)
 3 Insulated glass door/
 solid door (fridge-freezer) (Ușă din sticlă
 izolantă/ușă solidă – combină frigorifică)

10 Număr de uși/compartimente

1 One (Unu)
 2 Two (Doi)

*Consultați descrierea aparatului pentru volumul exact.



FFFCvg 6501

Avantaje la prima vedere

Sistem de răcire dinamic

Sistem de răcire dinamic pentru temperaturi interioare stabile și uniform distribuite. Comutatorul de contact ventilator/ușă reduce pierderea de aer rece la deschiderea ușii. Mulțumită evaporatorului, sistemul nu necesită practic întreținere.

Stabilitatea temperaturii în conformitate cu DIN EN 16825:2015

Răcire complet fiabilă, 365 de zile pe an: cu valori stabile între -1 °C și +5 °C sau între -15 °C și -18 °C, frigiderile și congelatoarele Liebherr oferă o stabilitate ridicată a temperaturii în încăperi calde și umede, chiar și în cazul deschiderii frecvente a ușii.

SuperCool

Pentru ca aparatul dumneavoastră Liebherr să mențină temperatura ideală chiar și atunci când sunt introduse bunuri nerefrigerate, SuperCool crește temporar puterea. Această funcție se dezactivează automat după cel mult 12 ore.

HumidityControl

Condițiile pentru climatul perfect pot fi create doar prin combinația corectă de temperatură și umiditate. HumidityControl vă permite să ajustați umiditatea în funcție de nevoile dumneavoastră. Pentru un climat optim de depozitare și pentru oportunitatea de a vă bucura de proapețime pentru un timp și mai îndelungat.

Rafturi grilă

Rafturile grilă acoperite cu plastic permit utilizarea versatilă a interiorului și pot suporta până la 60 kg, ceea ce înseamnă că mărfurile pot fi depozitate în siguranță chiar și atunci când sunt extrem de grele.



Compatibil cu recipiente standard

Frigiderile Liebherr destinate industriei de catering sunt în general concepute pentru utilizarea recipientelor cu standard Euro în gastronomie. Aceasta înseamnă că orice recipient standard folosit până acum se va potrivi.



FRPSvh 6501 Perfection

Detaliile dotării prezentate depind de model, se aplică descrierea pentru modelul respectiv.



Componente de refrigerare ușor accesibile

Componentele de refrigerare sunt ușor accesibile în partea superioară a incintei aparatului, ceea ce mărește semnificativ capacitatea utilă a interiorului. Pentru o curățare comodă sau pentru eventuale lucrări de service, partea frontală este pur și simplu rabatată în sus. De la un unghi de deschidere de 45°, acesta poate fi complet desprins.

Etichetă energetică în conformitate cu Directiva UE 2015/1094

Eticheta energetică arată dintr-o privire cât de economice sunt aparatele profesionale Liebherr. Acest consum energetic redus înseamnă și costuri totale de exploatare reduse.

Vaporizator

Vaporizatorul cu acoperire cataforetică este extrem de rezistent la coroziune, oferind o protecție optimă împotriva substanțelor agresive, cum ar fi sărurile. Acest lucru crește durata de viață a aparatului și asigură performanțe și eficiență constante.

Izolație

Bun pentru mediu, eficiență și siguranța depozitării: izolația cu spumă de ciclopentan fără CFC minimizează orice pierdere de aer rece, reduce consumul de energie și vă permite să păstrați produsele depozitate în aparat pentru mai mult timp în cazul unei defecțiuni.

Ușă cu închidere automată

Pentru a ușura încărcarea, descărcarea și curățarea, ușa aparatului rămâne deschisă începând cu un unghi de aproximativ 90° și se închide automat din motive de siguranță dacă unghiul este mai mic.



Garnitură înlocuibilă pentru ușă

Economisiți timp și bani: Garniturile de etanșare a ușilor de la Liebherr pot fi înlocuite fără probleme. Dacă o garnitură este deteriorată, o puteți înlocui personal fără să utilizați alte unelte.

Interior și exterior din oțel inoxidabil

Igiena este o prioritate absolută în locurile în care sunt depozitate alimente. Ținând cont de acest lucru, căptușeala interioară din oțel inoxidabil igienic și nu conține părți funcționale incomode de curățat. Panourile laterale din oțel inoxidabil fără sudură ale carcasei exterioare, cu strat de izolație, sunt, de asemenea, deosebit de ușor de curățat. Frigiderile și congelatoarele din oțel inoxidabil sunt rezistente la jet de apă în interior și în exterior, în conformitate cu IPX5.

Sistem de scurgere prin podea

Sistemul de scurgere prin podea integrat în aparatul Liebherr facilitează o curățare confortabilă în spații mici. Apa se scurge ușor, iar dispozitivul dumneavoastră devine din nou igienic în scurt timp.

Frigiderile și congelatoarele noastre GN 2/1 din oțel inoxidabil sunt concepute pentru cele mai exigente sarcini. Componentele puternice de răcire asigură răcirea rapidă a alimentelor cu un consum redus. Sistemul electronic în conformitate cu HACCP permite o setare a temperaturii care este precisă la nivel de grad, care rămâne stabilă – pentru o siguranță perfectă a depozitării chiar și la temperaturi ambientale ridicate. Grătarele reglabile pe înălțime și un spațiu interior fără elemente deranjante permit o flexibilitate sporită pentru o depozitare și o curățare ușoare.

Blocul electronic cu înregistrare integrată a temperaturii


Blocul electronic ușor de operat controlează funcția de dezghețare cu economie de energie în funcție de cererea reală. Înregistratorul de date integrat înregistrează și stochează temperaturile interioare minime și maxime pentru o documentație în conformitate cu HACCP. În cazul unor abateri de temperatură, de exemplu, din cauza unei uși deschise pentru o perioadă mai lungă de timp, blocul electronic emite o alarmă optică și acustică și vă protejează astfel bunurile.

Calitate până la ultimul detaliu




LightAlarm

În cazul unei creșteri necontrolate a temperaturii, dacă o ușă a fost lăsată deschisă sau au apărut alte probleme, lumina interioară a aparatului va fi intermitentă. În cazul aparatelor cu uși din sticlă, acest lucru devine rapid unde este nevoie de intervenție. În cazul aparatelor cu uși solide, interiorul intermitent vă avertizează să închideți imediat ușa pentru a se păstra calitatea depozitării.



Interval extins de temperatură -2 °C/+15 °C

Frigiderile Liebherr au o gamă extinsă de temperaturi de la -2°C la +15°C – astfel încât și carnea și peștele rămân proaspete și gustoase pentru mai mult timp.



Interfață WiFi/LAN integrată

Interfața WiFi/LAN vă permite să vă conectați cu ușurință aparatele la Liebherr SmartMonitoring sau la sistemele locale existente.



Recipient interior ambutisat adânc, stabil

Recipientul interior din oțel inoxidabil ambutisat adânc are ghidaje integrate pentru suprafețele de așezare. De asemenea, este rezistent la coroziune, igienic și deosebit de ușor de curățat. Grătarele pot suporta sarcini de până la 60 kg – astfel încât nici chiar bunurile grele nu reprezintă o problemă. Recipientele Gastronorm 2/1 pot fi introduse direct pe ghidajele de depozitare.



Iluminarea cu LED

Chiar și într-un mediu întunecat, iluminarea cu LED oferă o iluminare bună în interiorul aparatului. Datorită vederii optime, produsul dorit este imediat la îndemână, ceea ce înseamnă că ușa poate fi închisă din nou rapid și temperatura interioară rămâne stabilă. Acest lucru vă ajută să găsiți mai rapid ceea ce căutați – și, mai ales, să reduceți consumul de energie. Iluminarea cu LED încorporată facilitează curățarea ușoară.



Vedere mărită a ușii de sticlă

Privire de ansamblu asupra alimentelor din stoc – esențial în timpul unei zile de lucru agitate. Ușa complet din sticlă cu câmp vizual mărit asigură o vizibilitate maximă a interiorului aparatului. Astfel, este mai ușor să organizați mărfurile și să găsiți rapid produsul dorit, economisind timp prețios.

Frigidere GN 2/1 cu refrigerare dinamică și interior și exterior din oțel inoxidabil



FRPSvh 1412

Perfection

Volum brut / net	1414/1096 L
Dimensiuni exterioare în mm (L/A/Î)	1427/867/2115
Dimensiuni interioare în mm (L/A/Î)	1239/650/1512
Clasa de eficiență energetică¹	C
Consum de energie în 365 de zile	1134 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	4
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	M1
Temperatura ambiantă²	+10 °C și +40 °C
Agent frigorific	R 290
Zgomot-putere sonoră	60 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată	4,0 A
Valoarea puterii în wați	320 W
Emisie de căldură	650 kJ/h
Sistem de răcire	ventilat
Proces de dezghețare	automată
Interval de temperatură	+1 °C și +15 °C
Standard pentru domeniul gastronomiei	GN 2/1, 530 × 650 mm (În lungime)
Material carcasă / culoare	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304) / inox
Material / culoare ușă	Ușă de sticlă izolatoare cu cadru din oțel nichel-crom (1.4301 / AISI 304) / inox
Material recipient interior	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304)
Tip de comandă	Display color de 2,4", atingere și glisare
Afișajul temperaturii	exterior digital
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Iluminare interioară	Coloană luminoasă cu LED-uri pe ambele părți, activabilă separat
Tipul de conectare la rețea	SmartModule
Soluție de conectare la rețea	Integrat, detașabil
Interfață	WLAN/LAN
Rafturi reglabile	8
Material rafturi	grătar plastifiat
Capacitate de încărcare raft	60 kg
Înălțime picioare reglabile	115-175 mm
Măner	integrat pe toată înălțimea ușii
Tip de încuietorie	mecanic
Uși cu închidere automată	da
Opritor ușă	fixe
Greutate brută / netă	262 / 242,2 kg
Disponibilă și pentru conectare centrală R 134a	FRPSrh 1412
Accesorii	
Grătar de susținere oțel inoxidabil / gri	7112622 / 7112606
Role Ø 100 mm	9597965
Deschidere cu pedală de picior	9597649
Set Side-by-Side gri	9597778



FRPSvh 1402

Perfection

Volum brut / net	1360/1096 L
Dimensiuni exterioare în mm (L/A/Î)	1427/867/2115
Dimensiuni interioare în mm (L/A/Î)	1239/650/1512
Clasa de eficiență energetică¹	B
Consum de energie în 365 de zile	807 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	5
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	M1
Temperatura ambiantă²	+10 °C și +40 °C
Agent frigorific	R 290
Zgomot-putere sonoră	60 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată	4,0 A
Valoarea puterii în wați	320 W
Emisie de căldură	520 kJ/h
Sistem de răcire	ventilat
Proces de dezghețare	automată
Interval de temperatură	-2 °C și +15 °C
Standard pentru domeniul gastronomiei	GN 2/1, 530 × 650 mm (În lungime)
Material carcasă / culoare	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304) / inox
Material / culoare ușă	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304) / inox
Material recipient interior	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304)
Tip de comandă	Display color de 2,4", atingere și glisare
Afișajul temperaturii	exterior digital
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Iluminare interioară	Coloană luminoasă cu LED-uri pe ambele părți
Tipul de conectare la rețea	SmartModule
Soluție de conectare la rețea	Integrat, detașabil
Interfață	WLAN/LAN
Rafturi reglabile	8
Material rafturi	grătar plastifiat
Capacitate de încărcare raft	60 kg
Înălțime picioare reglabile	115-175 mm
Măner	integrat pe toată înălțimea ușii
Tip de încuietorie	mecanic
Uși cu închidere automată	da
Opritor ușă	fixe
Greutate brută / netă	225 / 195,8 kg
Disponibilă și pentru conectare centrală R 134a	FRPSrh 1402
Accesorii	
Grătar de susținere oțel inoxidabil / gri	7112622 / 7112606
Role Ø 100 mm	9597965
Deschidere cu pedală de picior	9597649
Set Side-by-Side gri	9597778

Frigidere GN 2/1 cu refrigerare dinamică și interior și exterior din oțel inoxidabil



FRPSvh 6511

Perfection

Volum brut / net	625 / 486 L
Dimensiuni exterioare în mm (L/A/Î)	697 / 867 / 2115
Dimensiuni interioare în mm (L/A/Î)	509 / 650 / 1512
Clasa de eficiență energetică¹	B
Consum de energie în 365 de zile	412 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	5
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	M1
Temperatura ambiantă²	+10 °C și +40 °C
Agent frigorific	R 290
Zgomot-putere sonoră	60 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată / Valoarea puterii în wați	4,0 A / 220 W
Emisie de căldură	365 kJ/h
Sistem de răcire	ventilat
Proces de dezghețare	automată
Interval de temperatură	+1 °C și +15 °C
Standard pentru domeniul gastronomiei	GN 2/1, 530 × 650 mm (În lungime)
Material carcasă / culoare	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304) / inox
Material / culoare ușă	Ușă de sticlă izolatoare cu cadru din oțel nichel-crom (1.4301 / AISI 304) / inox
Material recipient interior	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304)
Tip de comandă	Display color de 2,4", atingere și glisare
Afișajul temperaturii	exterior digital
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Iluminare interioară	Coloana luminoasă LED stânga, activabilă separat
Tipul de conectare la rețea	SmartModule
Soluție de conectare la rețea	Integrat, detașabil
Interfață	WLAN/LAN
Rafturi reglabile	4
Material rafturi	grătar plastifiat
Lățime / adâncime utilă a rafturilor în mm	500 / 650
Capacitate de încărcare raft	60 kg
Înălțime picioare reglabile	115-175 mm
Măner	integrat pe toată înălțimea ușii
Tip de încuietorie	mecanic
Uși cu închidere automată	da
Opritor ușă	pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	157 / 140,1 kg
Disponibilă și pentru conectare centrală R 134a	FRPSrh 6511
Accesorii	
Grătar de susținere oțel inoxidabil / gri	7112622 / 7112606
Role Ø 100 mm	9597828
Deschidere cu pedală de picior	9597617
Set Side-by-Side gri	9597778



FRPSvh 6501

Perfection

Volum brut / net	597 / 486 L
Dimensiuni exterioare în mm (L/A/Î)	697 / 867 / 2115
Dimensiuni interioare în mm (L/A/Î)	509 / 650 / 1512
Clasa de eficiență energetică¹	A
Consum de energie în 365 de zile	302 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	5
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	M1
Temperatura ambiantă²	+10 °C și +40 °C
Agent frigorific	R 290
Zgomot-putere sonoră	60 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată	4,0 A / 220 W
Emisie de căldură	305 kJ/h
Sistem de răcire	ventilat
Proces de dezghețare	automată
Interval de temperatură	-2 °C și +15 °C
Standard pentru domeniul gastronomiei	GN 2/1, 530 × 650 mm (În lungime)
Material carcasă / culoare	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304) / inox
Material / culoare ușă	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304) / inox
Material recipient interior	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304)
Tip de comandă	Display color de 2,4", atingere și glisare
Afișajul temperaturii	exterior digital
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Iluminare interioară	Coloana luminoasă LED stânga
Tipul de conectare la rețea	SmartModule
Soluție de conectare la rețea	Integrat, detașabil
Interfață	WLAN/LAN
Rafturi reglabile	4
Material rafturi	grătar plastifiat
Lățime / adâncime utilă a rafturilor în mm	500 / 650
Capacitate de încărcare raft	60 kg
Înălțime picioare reglabile	115-175 mm
Măner	integrat pe toată înălțimea ușii
Tip de încuietorie	mecanic
Uși cu închidere automată	da
Opritor ușă	pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	134 / 118 kg
Disponibilă și pentru conectare centrală R 134a	FRPSrh 6501
Accesorii	
Grătar de susținere oțel inoxidabil / gri	7112622 / 7112606
Role Ø 100 mm	9597828
Deschidere cu pedală de picior	9597617
Set Side-by-Side gri	9597778

Frigidere GN 2/1 cu refrigerare dinamică și interior și exterior din oțel inoxidabil



FRPSvg 1402 Performance

Volu brut / net	1360 / 1096 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	1427 / 867 / 2115
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	1239 / 650 / 1512
B	
Clasa de eficiență energetică ¹	807 kWh
Consum de energie în 365 de zile	5
Clasa climatică (directiva privind energia)	M1
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	+10 °C și +40 °C
Temperatura ambiantă ²	R 290
Agent frigorific	60 dB(A)
Zgomot-putere sonoră	220 - 240V~ / 50 Hz
Tensiune / Frecvență	4,0 A
Putere racordată	320 W
Valoarea puterii în wași	520 kJ/h
Emisie de căldură	ventilat
Sistem de răcire	automată
Proces de dezghețare	-2 °C și +15 °C
Interval de temperatură	GN 2/1, 530 × 650 mm (în lungime)
Standard pentru domeniul gastronomiei	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304) / inox
Material carcasă / culoare	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304) / inox
Material / culoare ușă	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304)
Material recipient interior	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304)
Tip de comandă	Display monocrom, butoane senzitive
Afișajul temperaturii	exterior digital
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Iluminare interioară	iluminat de plafon cu LED
Tipul de conectare la rețea	SmartModule
Soluție de conectare la rețea	Remontabil
Interfață	WLAN/LAN (optional)
Rafturi reglabile	6
Material rafturi	grătar plastifiat
Capacitate de încărcare raft	60 kg
Înălțime picioare reglabile	115-175 mm
Mâner	integrat pe toată înălțimea ușii
Tip de încuietore	mecanic
Uși cu închidere automată	da
Opritor ușă	fixe
Greutate brută / netă	210 / 189,7 kg
Disponibilă și cu role de ghidare	FRPSvg 1402 varianta 924
Accesorii	
Grătar de susținere oțel inoxidabil / gri	7112622 / 7112606
Role Ø 100 mm	9597965
Deschidere cu pedală de picior	9597649
Set Side-by-Side gri	9597778
SmartModule	6145269

Frigidere GN 2/1 cu refrigerare dinamică și interior și exterior din oțel inoxidabil



FRPSvg 6511 Performance

Volu brut / net	625 / 486 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	697 / 867 / 2115
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	509 / 650 / 1512
B	
Clasa de eficiență energetică ¹	412 kWh
Consum de energie în 365 de zile	5
Clasa climatică (directiva privind energia)	M1
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	+10 °C și +40 °C
Temperatura ambiantă ²	R 290
Agent frigorific	60 dB(A)
Zgomot-putere sonoră	220 - 240V~ / 50 Hz
Tensiune / Frecvență	4,0 A / 220 W
Putere racordată / Valoarea puterii în wași	365 kJ/h
Emisie de căldură	ventilat / automată
Sistem de răcire / Proces de dezghețare	+1 °C și +15 °C
Interval de temperatură	GN 2/1, 530 × 650 mm (în lungime)
Standard pentru domeniul gastronomiei	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304) / inox
Material carcasă / culoare	Ușă de sticlă izolatoare cu cadru din oțel nichel-crom (1.4301 / AISI 304) / inox
Material / culoare ușă	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304)
Material recipient interior	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304)
Tip de comandă	Display monocrom, butoane senzitive
Afișajul temperaturii	exterior digital
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Iluminare interioară	iluminat de plafon cu LED, activabil separat
Tipul de conectare la rețea	SmartModule
Soluție de conectare la rețea	Remontabil
Interfață	WLAN/LAN (optional)
Rafturi reglabile	3
Material rafturi	grătar plastifiat
Lățime / adâncime utilă a rafturilor în mm	500 / 650
Capacitate de încărcare raft	60 kg
Înălțime picioare reglabile	115-175 mm
Mâner	integrat pe toată înălțimea ușii
Tip de încuietore	mecanic
Uși cu închidere automată	da
Opritor ușă	pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	151 / 141,8 kg
Disponibilă și cu role de ghidare	
Accesorii	
Grătar de susținere oțel inoxidabil / gri	7112622 / 7112606
Role Ø 100 mm	9597828
Deschidere cu pedală de picior	9597617
Set Side-by-Side gri	9597778
SmartModule	6145269



FRPSvg 6501 Performance

Volu brut / net	597 / 486 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	697 / 867 / 2115
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	509 / 650 / 1512
A	
Clasa de eficiență energetică ¹	302 kWh
Consum de energie în 365 de zile	5
Clasa climatică (directiva privind energia)	M1
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	+10 °C și +40 °C
Temperatura ambiantă ²	R 290
Agent frigorific	60 dB(A)
Zgomot-putere sonoră	220 - 240V~ / 50 Hz
Tensiune / Frecvență	4,0 A / 220 W
Putere racordată	305 kJ/h
Valoarea puterii în wași	ventilat / automată
Emisie de căldură	-2 °C și +15 °C
Sistem de răcire / Proces de dezghețare	GN 2/1, 530 × 650 mm (în lungime)
Interval de temperatură	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304) / inox
Standard pentru domeniul gastronomiei	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304) / inox
Material carcasă / culoare	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304)
Material / culoare ușă	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304)
Material recipient interior	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304)
Tip de comandă	Display monocrom, butoane senzitive
Afișajul temperaturii	exterior digital
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Iluminare interioară	iluminat de plafon cu LED
Tipul de conectare la rețea	SmartModule
Soluție de conectare la rețea	Remontabil
Interfață	WLAN/LAN (optional)
Rafturi reglabile	3
Material rafturi	grătar plastifiat
Lățime / adâncime utilă a rafturilor în mm	500 / 650
Capacitate de încărcare raft	60 kg
Înălțime picioare reglabile	115-175 mm
Mâner	integrat pe toată înălțimea ușii
Tip de încuietore	mecanic
Uși cu închidere automată	da
Opritor ușă	pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	139 / 116,1 kg
Disponibilă și cu role de ghidare	FRPSvg 6501 varianta 924
Accesorii	
Grătar de susținere oțel inoxidabil / gri	7112622 / 7112606
Role Ø 100 mm	9597828
Deschidere cu pedală de picior	9597617
Set Side-by-Side gri	9597778
SmartModule	6145269

Congelatoare GN 2/1 cu refrigerare dinamică și interior și exterior din oțel inoxidabil



FFPSvh 1402

Perfection

Volu brut / net	1360/1096 L
Dimensiuni exterioare în mm (L/A/Î)	1427/867/2115
Dimensiuni interioare în mm (L/A/Î)	1239/650/1512
Clasa de eficiență energetică ¹	B
Consum de energie în 365 de zile	2208 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	5
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	L1
Temperatura ambiantă ²	+10 °C și +40 °C
Agent frigorific	R 290
Zgomot-putere sonoră	60 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Putere racordată	4,0 A
Valoarea puterii în wați	580 W
Emisie de căldură	1485 kJ/h
Sistem de răcire	ventilat
Proces de dezghețare	automată
Interval de temperatură	-9 °C și -26 °C
Standard pentru domeniul gastronomiei	GN 2/1, 530 × 650 mm (În lungime)
Material carcasă / culoare	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304) / inox
Material / culoare ușă	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304) / inox
Material recipient interior	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304)
Tip de comandă	Display color de 2,4", atingere și glisare
Afișajul temperaturii	exterior digital
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Iluminare interioară	Coloană luminoasă cu LED-uri pe ambele părți
Tipul de conectare la rețea	SmartModule
Soluție de conectare la rețea	Integrat, detașabil
Interfață	WLAN/LAN
Rafturi reglabile	8
Material rafturi	grătar plastifiat
Lățime / adâncime utilă a rafturilor în mm	
Capacitate de încărcare raft	60 kg
Înălțime picioare reglabile	115-175 mm
Măner	integrat pe toată înălțimea ușii
Tip de încuietorie	mecanic
Uși cu închidere automată	da
Opritor ușă	fixe
Greutate brută / netă	225 / 203,4 kg
Disponibilă și pentru conectare centrală R 134a	FFPSrh 1402
Accesorii	
Grătar de susținere oțel inoxidabil / gri	7112622 / 7112606
Role Ø 100 mm	9597965
Deschidere cu pedală de picior	9597649
Set Side-by-Side gri	9597778



FFPSvh 6501

Perfection

Volu brut / net	597 / 486 L
Dimensiuni exterioare în mm (L/A/Î)	697 / 867 / 2115
Dimensiuni interioare în mm (L/A/Î)	509 / 650 / 1512
Clasa de eficiență energetică ¹	B
Consum de energie în 365 de zile	1054 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	5
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	L1
Temperatura ambiantă ²	+10 °C și +40 °C
Agent frigorific	R 290
Zgomot-putere sonoră	60 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată	4,0 A
Valoarea puterii în wați	610 W
Emisie de căldură	975 kJ/h
Sistem de răcire	ventilat
Proces de dezghețare	automată
Interval de temperatură	-9 °C și -26 °C
Standard pentru domeniul gastronomiei	GN 2/1, 530 × 650 mm (În lungime)
Material carcasă / culoare	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304) / inox
Material / culoare ușă	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304) / inox
Material recipient interior	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304)
Tip de comandă	Display color de 2,4", atingere și glisare
Afișajul temperaturii	exterior digital
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Iluminare interioară	Coloană luminoasă LED stânga
Tipul de conectare la rețea	SmartModule
Soluție de conectare la rețea	Integrat, detașabil
Interfață	WLAN/LAN
Rafturi reglabile	4
Material rafturi	grătar plastifiat
Lățime / adâncime utilă a rafturilor în mm	500 / 650
Capacitate de încărcare raft	60 kg
Înălțime picioare reglabile	115-175 mm
Măner	integrat pe toată înălțimea ușii
Tip de încuietorie	mecanic
Uși cu închidere automată	da
Opritor ușă	pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	144 / 128,2 kg
Disponibilă și cu role de ghidare	FFPSrh 6501
Accesorii	
Grătar de susținere oțel inoxidabil / gri	7112622 / 7112606
Role Ø 100 mm	9597828
Deschidere cu pedală de picior	9597617
Set Side-by-Side gri	9597778

Congelatoare GN 2/1 cu refrigerare dinamică și interior și exterior din oțel inoxidabil



FFPSvg 1402

Performance

Volu brut / net	1360/1096 L
Dimensiuni exterioare în mm (L/A/Î)	1427/867/2115
Dimensiuni interioare în mm (L/A/Î)	1239/650/1512
Clasa de eficiență energetică ¹	B
Consum de energie în 365 de zile	2208 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	5
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	L1
Temperatura ambiantă ²	+10 °C și +40 °C
Agent frigorific	R 290
Zgomot-putere sonoră	60 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Putere racordată / Valoarea puterii în wați	4,0 A / 580 W
Emisie de căldură	1420 kJ/h
Sistem de răcire	ventilat
Proces de dezghețare	automată
Interval de temperatură	-9 °C și -26 °C
Standard pentru domeniul gastronomiei	GN 2/1, 530 × 650 mm (În lungime)
Material carcasă / culoare	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304) / inox
Material / culoare ușă	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304) / inox
Material recipient interior	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304)
Tip de comandă	Display monocrom, butoane senzitive
Afișajul temperaturii	exterior digital
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Iluminare interioară	iluminat de plafon cu LED
Tipul de conectare la rețea	SmartModule
Soluție de conectare la rețea	Remontabil
Interfață	WLAN/LAN (optional)
Rafturi reglabile	6
Material rafturi	grătar plastifiat
Lățime / adâncime utilă a rafturilor în mm	
Capacitate de încărcare raft	60 kg
Înălțime picioare reglabile	115-175 mm
Măner	integrat pe toată înălțimea ușii
Tip de încuietorie	mecanic
Uși cu închidere automată	da
Opritor ușă	fixe
Greutate brută / netă	225 / 197,1 kg
Disponibilă și cu role de ghidare	FFPSvg 1402 varianta 924
Accesorii	
Grătar de susținere oțel inoxidabil / gri	7112622 / 7112606
Role Ø 100 mm	9597965
Deschidere cu pedală de picior	9597649
Set Side-by-Side gri	9597778
SmartModule	6145269



FFPSvg 6501

Performance

Volu brut / net	597 / 486 L
Dimensiuni exterioare în mm (L/A/Î)	697 / 867 / 2115
Dimensiuni interioare în mm (L/A/Î)	509 / 650 / 1512
Clasa de eficiență energetică ¹	B
Consum de energie în 365 de zile	1180 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	5
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	L1
Temperatura ambiantă ²	+10 °C și +40 °C
Agent frigorific	R 290
Zgomot-putere sonoră	60 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată	4,0 A / 610 W
Emisie de căldură	975 kJ/h
Sistem de răcire	ventilat
Proces de dezghețare	automată
Interval de temperatură	-9 °C și -26 °C
Standard pentru domeniul gastronomiei	GN 2/1, 530 × 650 mm (În lungime)
Material carcasă / culoare	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304) / inox
Material / culoare ușă	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304) / inox
Material recipient interior	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304)
Tip de comandă	Display monocrom, butoane senzitive
Afișajul temperaturii	exterior digital
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Iluminare interioară	iluminat de plafon cu LED
Tipul de conectare la rețea	SmartModule
Soluție de conectare la rețea	Remontabil
Interfață	WLAN/LAN (optional)
Rafturi reglabile	3
Material rafturi	grătar plastifiat
Lățime / adâncime utilă a rafturilor în mm	500 / 650
Capacitate de încărcare raft	60 kg
Înălțime picioare reglabile	115-175 mm
Măner	integrat pe toată înălțimea ușii
Tip de încuietorie	mecanic
Uși cu închidere automată	da
Opritor ușă	pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	141 / 125,7 kg
Disponibilă și cu role de ghidare	FFPSvg 6501 varianta 924
Accesorii	
Grătar de susținere oțel inoxidabil / gri	7112622 / 7112606
Role Ø 100 mm	9597828
Deschidere cu pedală de picior	9597617
Set Side-by-Side gri	9597778
SmartModule	6145269

Avantajele dintr-o privire

Sistem de răcire dinamic

Sistem de răcire dinamic pentru temperaturi interioare stabile și uniform distribuite. Comutatorul de contact ventilator/ușă reduce pierderea de aer rece la deschiderea ușii. Mulțumită evaporatorului, sistemul nu necesită practic întreținere.



Compatibil cu recipiente standard

Frigiderele Liebherr destinate industriei de catering sunt în general concepute pentru utilizarea recipientelor cu standard Euro în gastronomie. Aceasta înseamnă că orice recipient standard folosit până acum se va potrivi.

Rafturi grilă

Rafturile grilă acoperite cu plastic permit utilizarea versatilă a interiorului și pot transporta până la 60 kg, ceea ce înseamnă că mărfurile pot fi depozitate în siguranță chiar și atunci când sunt extrem de grele.

Suprafață interioară fără îmbinări

În designul comercial, suprafețele interioare turnate sunt fabricate din polistiren sigur pentru alimente. Sunt inodore, foarte robuste, de lungă durată și sunt ușor de curățat datorită razelor lor mari de colț – prin urmare foarte igienice.


Carcasă exterioară din oțel superior

Carcasa exterioară din oțel inoxidabil cu pereți laterali dintr-o singură piesă este proiectată fără goluri și, prin urmare, este foarte igienică și ușor de curățat.



Scurgere în podea

Scurgerea integrată în podea la aparatul de catering Liebherr permite curățarea convenabilă în spații mici. Apa se scurge pur și simplu și aparatul dvs. este curățat din nou din nou din punct de vedere igienic.



FRFCvg 6511 Perfection

LightAlarm

În cazul unei creșteri necontrolate a temperaturii sau a altor probleme, lumina interioară a aparatului începe să clipească. Acest lucru arată rapid când este nevoie de acțiune.



Iluminare LED

Chiar și într-un mediu întunecat, lampa LED de plafon oferă o bună iluminare a interiorului. Acest lucru nu numai că economisește timp în căutarea a ceea ce îți dorești, dar mai ales reduce costurile cu energia.

Smart Frost

SmartFrost reduce acumularea de gheață în interior și pe alimentele depozitate. Dezghețarea este necesară mai rar deoarece evaporatorul izolat cu spumă asigură o răcire uniformă și eficientă din punct de vedere energetic.

No Frost

La aparatele profesionale de la Liebherr, decongelarea nu mai este necesară. Umiditatea care apare este combătută de răcirea asistată de ventilator, iar fazele de decongelare elimină până și ultimele particule de umiditate din interior. Pentru depozitare convenabilă, sigură și fără înghețare.




Comoditate la îndemână

Puteți citi starea aparatului direct de pe panoul de comandă integrat în ușă, fără a fi nevoie să îl deschideți. Navigarea prin meniu este intuitivă și este controlată de trei butoane tactile.



HumidityControl

Condițiile pentru climatul perfect pot fi create doar prin combinația corectă de temperatură și umiditate. HumidityControl vă permite să ajustați umiditatea în funcție de nevoile dumneavoastră. Pentru un climat optim de depozitare și pentru oportunitatea de a vă bucura de prospețime pentru un timp și mai îndelungat.



Interval extins de temperatură -2 °C/+15 °C

Frigiderele Liebherr au o gamă extinsă de temperaturi de la -2°C la +15°C – astfel încât și carnea și peștele rămân proaspete și gustoase pentru mai mult timp.

Frigidere GN 2/1 cu refrigerare dinamică și recipient interior din plastic



FRFCvg 6511

Perfection

Volu brut / net	688 / 478 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	747 / 769 / 2018
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	620 / 531 / 1642
Clasa de eficiență energetică ¹	D
Consum de energie în 365 de zile	984 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	4
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	M1
Temperatura ambiantă ²	+10 °C și +40 °C
Agent frigorific	R 600a
Zgomot-putere sonoră	49 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată / Valoarea puterii în wași	2,0 A / 250 W
Emisie de căldură	658 kJ/h
Sistem de răcire / Proces de dezghețare	ventilat / automată
Interval de temperatură	+1 °C și +15 °C
Standard pentru domeniul gastronomiei	GN 2/1, 650 × 530 mm (Spațiu de introducere încrucișat)
Material carcasă / culoare	inox
Material / culoare ușă	Ușă din sticlă izolantă cu cadru din aluminiu / inox
Material recipient interior	polistiroil alimentar argintiu
Tip de comandă	Display monocrom, butoane senzitive
Afișajul temperaturii	exterior digital
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Iluminare interioară	iluminat de plafon cu LED, activabil separat și cu reglaj de intensitate luminoasă
Tipul de conectare la rețea / Soluție de conectare la rețea	SmartModule / Remontabil
Interfață	WLAN/LAN (optional)
Rafturi reglabile	5
Material rafturi	grătar plastifiat
Lățime / adâncime utilă a rafturilor în mm	620 / 531
Capacitate de încărcare raft	60 kg
Înălțime picioare reglabile	150 - 180 mm
Mâner	Mâner din aluminiu
Tip de încuietorie	mecanic
Uși cu închidere automată	da
Opritor ușă	pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	117,7 / 111,8 kg
Disponibilă și cu role de ghidare	
Accesorii	
Grătar de susținere oțel inoxidabil / gri / alb	7112570 / 7112568 / 7112566
Grătar de podea oțel inoxidabil / gri / alb	7113227 / 7113231 / 7113223
Role Ø 80 mm	9086926
Role Ø 100 mm	9080023
Închideri speciale (până la 5 bucăți)	la cerere
Set Side-by-Side gri / alb	9006973 / -
SmartModule	6145269

Frigidere GN 2/1 cu refrigerare dinamică și recipient interior din plastic



FRFCvg 6501

Perfection

Volu brut / net	655 / 479 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	747 / 769 / 2018
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	620 / 531 / 1660
Clasa de eficiență energetică ¹	C
Consum de energie în 365 de zile	635 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	5
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	M1
Temperatura ambiantă ²	+10 °C și +40 °C
Agent frigorific	R 600a
Zgomot-putere sonoră	49 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată / Valoarea puterii în wași	2,0 A / 240 W
Emisie de căldură	408 kJ/h
Sistem de răcire / Proces de dezghețare	ventilat / automată
Interval de temperatură	-2 °C și +15 °C
Standard pentru domeniul gastronomiei	GN 2/1, 650 × 530 mm (Spațiu de introducere încrucișat)
Material carcasă / culoare	inox
Material / culoare ușă	inox / inox
Material recipient interior	polistiroil alimentar argintiu
Tip de comandă	Display monocrom, butoane senzitive
Afișajul temperaturii	exterior digital
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Iluminare interioară	iluminat de plafon cu LED
Tipul de conectare la rețea / Soluție de conectare la rețea	SmartModule / Remontabil
Interfață	WLAN/LAN (optional)
Rafturi reglabile	5
Material rafturi	grătar plastifiat
Lățime / adâncime utilă a rafturilor în mm	620 / 531
Capacitate de încărcare raft	60 kg
Înălțime picioare reglabile	150 - 180 mm
Mâner	Mâner din aluminiu
Tip de încuietorie	mecanic
Uși cu închidere automată	da
Opritor ușă	pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	92,5 / 86,5 kg
Disponibilă și cu role de ghidare	
Accesorii	
Grătar de susținere oțel inoxidabil / gri / alb	7112570 / 7112568 / 7112566
Grătar de podea oțel inoxidabil / gri / alb	7113227 / 7113231 / 7113223
Role Ø 80 mm	9086926
Role Ø 100 mm	9080023
Închideri speciale (până la 5 bucăți)	la cerere
Set Side-by-Side gri / alb	9006973 / -
SmartModule	6145269



FRFvg 6501

Performance

Volu brut / net	655 / 479 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	747 / 769 / 2018
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	620 / 531 / 1660
Clasa de eficiență energetică ¹	C
Consum de energie în 365 de zile	603 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	5
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	M1
Temperatura ambiantă ²	+10 °C și +40 °C
Agent frigorific	R 600a
Zgomot-putere sonoră	49 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată / Valoarea puterii în wași	2,0 A / 240 W
Emisie de căldură	408 kJ/h
Sistem de răcire / Proces de dezghețare	ventilat / automată
Interval de temperatură	+1 °C și +15 °C
Standard pentru domeniul gastronomiei	GN 2/1, 650 × 530 mm (Spațiu de introducere încrucișat)
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material / culoare ușă	oțel / alb
Material recipient interior	polistiroil alimentar alb
Tip de comandă	Display monocrom, butoane senzitive
Afișajul temperaturii	exterior digital
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Iluminare interioară	
Tipul de conectare la rețea / Soluție de conectare la rețea	SmartModule / Remontabil
Interfață	WLAN/LAN (optional)
Rafturi reglabile	5
Material rafturi	grătar plastifiat
Lățime / adâncime utilă a rafturilor în mm	620 / 531
Capacitate de încărcare raft	60 kg
Înălțime picioare reglabile	150 - 180 mm
Mâner	Mâner din aluminiu
Tip de încuietorie	mecanic
Uși cu închidere automată	da
Opritor ușă	pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	93,1 / 87 kg
Disponibilă și cu role de ghidare	
Accesorii	
Grătar de susținere oțel inoxidabil / gri / alb	7112570 / 7112568 / 7112566
Grătar de podea oțel inoxidabil / gri / alb	7113227 / 7113231 / 7113223
Role Ø 80 mm	9086926
Role Ø 100 mm	9080023
Închideri speciale (până la 5 bucăți)	la cerere
Set Side-by-Side gri / alb	- / 9006786
SmartModule	6145269

FRFvg 6501 varianta 924



FRFCvg 5511

Perfection

FRFCvg 5501

Perfection

FRFBvg 5501

Perfection

FRFvg 5501

Performance

FRFCvg 4001

Perfection

FRFvg 4001

Performance

Volum brut / net	600 / 418 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	747 / 769 / 1818
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	620 / 531 / 1442
Clasa de eficiență energetică ¹	E
Consum de energie în 365 de zile	1041 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	4
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	M1
Temperatura ambientă ²	+10 °C și +40 °C
Agent frigorific	R 600a
Zgomot-putere sonoră	49 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată / Valoarea puterii în wați	2,0 A / 250 W
Emisie de căldură	592 kJ/h
Sistem de răcire / Proces de dezghețare	ventilat / automată
Interval de temperatură	+1 °C și +15 °C
Standard pentru domeniul gastronomiei	GN 2/1, 650 × 530 mm (Spațiu de introducere încrucișat)
Material carcasă / culoare	inox
Material / culoare ușă	Ușă din sticlă izolantă cu cadru din aluminiu / inox
Material recipient interior	polistiroil alimentar argintiu
Tip de comandă	Display monocrom, butoane senzitive
Afișajul temperaturii	exterior digital
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Iluminare interioară	Iluminat de plafon cu LED, activabil separat și cu reglaj de intensitate luminoasă
Tipul de conectare la rețea / Soluție de conectare la rețea	SmartModule / Remontabil
Interfață	WLAN/LAN (optional)
Rafturi reglabile / Material rafturi	4 / grătar plastifiat
Lățime / adâncime utilă a rafturilor în mm	620 / 531
Capacitate de încărcare raft	60 kg
Înălțime picioare reglabile	150 - 180 mm
Mâner	Mâner din aluminiu
Tip de încuietorie	mecanic
Uși cu închidere automată / Opritor ușă	da / pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	106 / 99,6 kg
Accesorii	
Grătar de susținere oțel inoxidabil / gri / alb	7112570 / 7112568 / 7112566
Grătar de podea oțel inoxidabil / gri / alb	7113227 / 7113231 / 7113223
Role Ø 80 mm / Ø 100 mm	9086926 / 9080023
Picioare reglabile, 90 - 120 mm / 150 - 180 mm	
Închideri speciale (până la 5 bucăți)	la cerere
Set Side-by-Side gri / alb / negru	9017742 / - / -
SmartModule	6145269

Volum brut / net	571 / 419 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	747 / 769 / 1818
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	620 / 531 / 1442
Clasa de eficiență energetică ¹	C
Consum de energie în 365 de zile	620 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	5
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	M1
Temperatura ambientă ²	+10 °C și +40 °C
Agent frigorific	R 600a
Zgomot-putere sonoră	49 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată / Valoarea puterii în wați	2,0 A / 250 W
Emisie de căldură	358 kJ/h
Sistem de răcire / Proces de dezghețare	ventilat / automată
Interval de temperatură	-2 °C și +15 °C
Standard pentru domeniul gastronomiei	GN 2/1, 650 × 530 mm (Spațiu de introducere încrucișat)
Material carcasă / culoare	inox
Material / culoare ușă	inox / inox
Material recipient interior	polistiroil alimentar argintiu
Tip de comandă	Display monocrom, butoane senzitive
Afișajul temperaturii	exterior digital
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Iluminare interioară	Iluminat de plafon cu LED
Tipul de conectare la rețea / Soluție de conectare la rețea	SmartModule / Remontabil
Interfață	WLAN/LAN (optional)
Rafturi reglabile / Material rafturi	4 / grătar plastifiat
Lățime / adâncime utilă a rafturilor în mm	620 / 531
Capacitate de încărcare raft	60 kg
Înălțime picioare reglabile	150 - 180 mm
Mâner	Mâner din aluminiu
Tip de încuietorie	mecanic
Uși cu închidere automată / Opritor ușă	da / pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	85,3 / 80,1 kg

Volum brut / net	571 / 419 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	747 / 769 / 1818
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	620 / 531 / 1442
Clasa de eficiență energetică ¹	C
Consum de energie în 365 de zile	620 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	5
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	M1
Temperatura ambientă ²	+10 °C și +40 °C
Agent frigorific	R 600a
Zgomot-putere sonoră	49 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată / Valoarea puterii în wați	2,0 A / 250 W
Emisie de căldură	358 kJ/h
Sistem de răcire / Proces de dezghețare	ventilat / automată
Interval de temperatură	-2 °C și +15 °C
Standard pentru domeniul gastronomiei	GN 2/1, 650 × 530 mm (Spațiu de introducere încrucișat)
Material carcasă / culoare	BlackSteel / BlackSteel
Material / culoare ușă	BlackSteel / BlackSteel
Material recipient interior	polistiroil alimentar argintiu
Tip de comandă	Display monocrom, butoane senzitive
Afișajul temperaturii	exterior digital
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Iluminare interioară	Iluminat de plafon cu LED
Tipul de conectare la rețea / Soluție de conectare la rețea	SmartModule / Remontabil
Interfață	WLAN/LAN (optional)
Rafturi reglabile / Material rafturi	4 / grătar plastifiat
Lățime / adâncime utilă a rafturilor în mm	620 / 531
Capacitate de încărcare raft	60 kg
Înălțime picioare reglabile	150 - 180 mm
Mâner	Mâner din aluminiu
Tip de încuietorie	mecanic
Uși cu închidere automată / Opritor ușă	da / pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	86 / 79 kg

Volum brut / net	571 / 419 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	747 / 769 / 1818
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	620 / 531 / 1460
Clasa de eficiență energetică ¹	C
Consum de energie în 365 de zile	576 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	5
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	M1
Temperatura ambientă ²	+10 °C și +40 °C
Agent frigorific	R 600a
Zgomot-putere sonoră	49 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată / Valoarea puterii în wați	2,0 A / 250 W
Emisie de căldură	358 kJ/h
Sistem de răcire / Proces de dezghețare	ventilat / automată
Interval de temperatură	+1 °C și +15 °C
Standard pentru domeniul gastronomiei	GN 2/1, 650 × 530 mm (Spațiu de introducere încrucișat)
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material / culoare ușă	oțel / alb
Material recipient interior	polistiroil alimentar alb
Tip de comandă	Display monocrom, butoane senzitive
Afișajul temperaturii	exterior digital
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Iluminare interioară	Iluminat de plafon cu LED
Tipul de conectare la rețea / Soluție de conectare la rețea	SmartModule / Remontabil
Interfață	WLAN/LAN (optional)
Rafturi reglabile / Material rafturi	4 / grătar plastifiat
Lățime / adâncime utilă a rafturilor în mm	620 / 531
Capacitate de încărcare raft	60 kg
Înălțime picioare reglabile	150 - 180 mm
Mâner	Mâner din aluminiu
Tip de încuietorie	mecanic
Uși cu închidere automată / Opritor ușă	da / pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	85,8 / 80,5 kg

Volum brut / net	420 / 289 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	597 / 654 / 1884
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	460 / 423 / 1660
Clasa de eficiență energetică ¹	C
Consum de energie în 365 de zile	540 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	5
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	M1
Temperatura ambientă ²	+10 °C și +40 °C
Agent frigorific	R 600a
Zgomot-putere sonoră	48 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată / Valoarea puterii în wați	2,0 A / 240 W
Emisie de căldură	321 kJ/h
Sistem de răcire / Proces de dezghețare	ventilat / automată
Interval de temperatură	-2 °C și +15 °C
Standard pentru domeniul gastronomiei	
Material carcasă / culoare	inox
Material / culoare ușă	inox / inox
Material recipient interior	polistiroil alimentar argintiu
Tip de comandă	Display monocrom, butoane senzitive
Afișajul temperaturii	exterior digital
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Iluminare interioară	Iluminat de plafon cu LED
Tipul de conectare la rețea / Soluție de conectare la rețea	SmartModule / Remontabil
Interfață	WLAN/LAN (optional)
Rafturi reglabile / Material rafturi	5 / grătar plastifiat
Lățime / adâncime utilă a rafturilor în mm	460 / 423
Capacitate de încărcare raft	45 kg
Înălțime picioare reglabile	
Mâner	Mâner din aluminiu
Tip de încuietorie	mecanic
Uși cu închidere automată / Opritor ușă	da / pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	69,9 / 65,3 kg

Volum brut / net	420 / 289 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	597 / 654 / 1884
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	460 / 423 / 1660
Clasa de eficiență energetică ¹	C
Consum de energie în 365 de zile	514 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	5
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	M1
Temperatura ambientă ²	+10 °C și +40 °C
Agent frigorific	R 600a
Zgomot-putere sonoră	48 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată / Valoarea puterii în wați	2,0 A / 240 W
Emisie de căldură	321 kJ/h
Sistem de răcire / Proces de dezghețare	ventilat / automată
Interval de temperatură	+1 °C și +15 °C
Standard pentru domeniul gastronomiei	
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material / culoare ușă	oțel / alb
Material recipient interior	polistiroil alimentar alb
Tip de comandă	Display monocrom, butoane senzitive
Afișajul temperaturii	exterior digital
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Iluminare interioară	Iluminat de plafon cu LED
Tipul de conectare la rețea / Soluție de conectare la rețea	SmartModule / Remontabil
Interfață	WLAN/LAN (optional)
Rafturi reglabile / Material rafturi	5 / grătar plastifiat
Lățime / adâncime utilă a rafturilor în mm	460 / 423
Capacitate de încărcare raft	45 kg
Înălțime picioare reglabile	
Mâner	Mâner din aluminiu
Tip de încuietorie	mecanic
Uși cu închidere automată / Opritor ușă	da / pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	69,7 / 65,1 kg

Volum brut / net	7112570 / 7112568 / 7112566
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	7113227 / 7113231 / 7113223
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	9086926 / 9080023
Clasa de eficiență energetică ¹	
Consum de energie în 365 de zile	
Clasa climatică (directiva privind energia)	
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	
Temperatura ambientă ²	
Agent frigorific	
Zgomot-putere sonoră	
Tensiune / Frecvență	
Putere racordată / Valoarea puterii în wați	
Emisie de căldură	
Sistem de răcire / Proces de dezghețare	
Interval de temperatură	
Standard pentru domeniul gastronomiei	
Material carcasă / culoare	
Material / culoare ușă	
Material recipient interior	
Tip de comandă	
Afișajul temperaturii	
Alarmă în caz de defecțiune	
Iluminare interioară	
Tipul de conectare la rețea / Soluție de conectare la rețea	
Interfață	
Rafturi reglabile / Material rafturi	
Lățime / adâncime utilă a rafturilor în mm	
Capacitate de încărcare raft	
Înălțime picioare reglabile	
Mâner	
Tip de încuietorie	
Uși cu închidere automată / Opritor ușă	
Greutate brută / netă	

BlackSteel

Oțelul inoxidabil negru subliniază în mod impresionant frumusețea simplistă a metalului pur. Suprafața BlackSteel captivează prin finisajul său vertical unic și detaliile rafinate, conferind materialului o claritate caracteristică și făcându-l rezistent la zgârieturi și amprente. Astfel, aparatul dumneavoastră rămâne întotdeauna un punct de atracție.



Începerea unei decongelări manuale

Uitarea ușilor deschise sau substanțele care se evaporă pot produce gheață pe evaporator, având ca rezultat fluctuații de temperatură și un consum mai mare de energie electrică. Pentru a curăța aparatul de gheață, puteți, de asemenea, activa manual funcția automată de decongelare, care ajută la restaurarea condițiilor optime de depozitare și la reducerea consumului de energie electrică.



Potrivit pentru cutia Euronorm (congelatoare cu lățime de 75 cm)

Aparatele profesionale destinate industriei de catering sunt concepute special pentru a satisface nevoile bucătăriilor și brutăriilor și, prin urmare, sunt adecvate pentru utilizarea cutiilor Euronorm.

Detaliile echipamentelor afișate depind de model; se aplică descrierea pentru modelul respectiv.

Volum brut / net	
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	
Clasa de eficiență energetică ¹	
Consum de energie în 365 de zile	
Clasa climatică (directiva privind energia)	
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	
Temperatura ambiantă ²	
Agent frigorific	
Zgomot-putere sonoră	
Tensiune / Frecvență	
Putere racordată / Valoarea puterii în wați	
Emisie de căldură	
Sistem de răcire / Proces de dezghețare	
Interval de temperatură	
Standard pentru domeniul gastronomiei	
Material carcasă / culoare	
Material / culoare ușă	
Material recipient interior	
Tip de comandă	
Afișajul temperaturii	
Alarmă în caz de defecțiune	
Iluminare interioară	
Tipul de conectare la rețea	
Soluție de conectare la rețea	
Interfață	
Rafturi reglabile	
Material rafturi	
Lățime / adâncime utilă a rafturilor în mm	
Capacitate de încărcare raft	
Înălțime picioare reglabile	
Mâner	
Tip de încuietoare	
Uși cu închidere automată	
Opritor ușă	
Greutate brută / netă	
Accesorii	
Grătar de susținere oțel inoxidabil / gri / alb	
Grătar de podea oțel inoxidabil / gri / alb	
Role Ø 80 mm	
Role Ø 100 mm	
Închideri speciale (până la 5 bucăți)	
Set Side-by-Side gri / alb	
SmartModule	



FFFCvg 6501

Perfection

544 / 378 L
747 / 769 / 2018
603 / 510 / 1318
B
1116 kWh
5
L1
+10 °C și +40 °C
R 290
55 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
2,0 A / 270 W
771 kJ/h
ventilat / automată
-9 °C și -26 °C
600 × 400 mm (Spațiu de introducere încrucișat)
inox
inox / inox
polistiroil alimentar argintiu
Display monocrom, butoane senzitive
exterior digital
optic și acustic
LED
SmartModule
Remontabil
WLAN/LAN (optional)
5
grătar plastifiat
600 / 510
60 kg
150 - 180 mm
Mâner din aluminiu
mecanic
da
pe dreapta, reversibile
109 / 103,3 kg

7112592 / 7112588 / 7112590
7113227 / 7113231 / 7113223
9086926
9080023
la cerere
9006973 / -
6145269



FFFvg 6501

Performance

544 / 378 L
747 / 769 / 1993
603 / 510 / 1318
B
1116 kWh
5
L1
+10 °C și +40 °C
R 290
55 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
2,0 A / 270 W
771 kJ/h
ventilat / automată
-9 °C și -26 °C
600 × 400 mm (Spațiu de introducere încrucișat)
oțel / alb
oțel / alb
polistiroil alimentar alb
Display monocrom, butoane senzitive
exterior digital
optic și acustic
SmartModule
Remontabil
WLAN/LAN (optional)
5
grătar plastifiat
600 / 510
60 kg
150 - 180 mm
Mâner din aluminiu
mecanic
da
pe dreapta, reversibile
109 / 100 kg

7112592 / 7112588 / 7112590
7113227 / 7113231 / 7113223
9086926
9080023
la cerere
- / 9006786
6145269



FFFCvg 5501

Perfection

472 / 322 L
747 / 769 / 1818
603 / 510 / 1118
B
1007 kWh
5
L1
+10 °C și +40 °C
R 290
55 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
2,0 A / 270 W
721 kJ/h
ventilat / automată
-9 °C și -26 °C
600 × 400 mm (Spațiu de introducere încrucișat)
inox
inox / inox
polistiroil alimentar argintiu
Display monocrom, butoane senzitive
exterior digital
optic și acustic
LED
SmartModule
Remontabil
WLAN/LAN (optional)
4
grătar plastifiat
600 / 510
60 kg
150 - 180 mm
Mâner din aluminiu
mecanic
da
pe dreapta, reversibile
100,2 / 94,9 kg

7112592 / 7112588 / 7112590
7113227 / 7113231 / 7113223
9086926
9080023
la cerere
9017742 / -
6145269

¹ Conform regulamentului UE 2015/1094-IV.
² Indică temperatura ambiantă la care dispozitivul poate funcționa în siguranță.

Congelatoare cu refrigerare dinamică și recipient interior din plastic



FFFBvg 5501

Perfection

Volu brut / net	472 / 322 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	747 / 769 / 1818
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	600 / 510 / 1118
Clasa de eficiență energetică ¹	B
Consum de energie în 365 de zile	1007 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	5
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	L1
Temperatura ambiantă ²	+10 °C și +40 °C
Agent frigorific	R 290
Zgomot-putere sonoră	55 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată / Valoarea puterii în wați	2,0 A / 270 W
Emisie de căldură	721 kJ/h
Sistem de răcire / Proces de dezghețare	ventilat / automată
Interval de temperatură	-9 °C și -26 °C
Standard pentru domeniul gastronomiei	600 x 400 mm (Spațiu de introducere încrucișat)
Material carcasă / culoare	BlackSteel / BlackSteel
Material / culoare ușă	BlackSteel / BlackSteel
Material recipient interior	polistiroil alimentar argintiu
Tip de comandă	Display monocrom, butoane senzitive
Afișajul temperaturii	exterior digital
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Iluminare interioară	LED
Tipul de conectare la rețea	SmartModule
Soluție de conectare la rețea	Remontabil
Interfață	WLAN/LAN (optional)
Rafturi reglabile	4
Material rafturi	grătar plastifiat
Lățime / adâncime utilă a rafturilor în mm	600 / 510
Capacitate de încărcare raft	60 kg
Înălțime picioare reglabile	150 - 180 mm
Mâner	Mâner din aluminiu
Tip de încuietorie	mecanic
Uși cu închidere automată	da
Opritor ușă	pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	100,3 / 94,9 kg
Accesorii	
Grătar de susținere oțel inoxidabil / gri / alb	7112592 / 7112588 / 7112590
Grătar de podea oțel inoxidabil / gri / alb	7113227 / 7113231 / 7113223
Role Ø 80 mm	9086926
Role Ø 100 mm	9080023
Închideri speciale (până la 5 bucăți)	la cerere
Set Side-by-Side negru / alb	9017743 / -
SmartModule	6145269



New

FFFvg 5501

Performance

Volu brut / net	472 / 322 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	747 / 769 / 1818
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	603 / 510 / 1118
Clasa de eficiență energetică ¹	B
Consum de energie în 365 de zile	1007 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	5
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	L1
Temperatura ambiantă ²	+10 °C și +40 °C
Agent frigorific	R 290
Zgomot-putere sonoră	55 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată / Valoarea puterii în wați	2,0 A / 270 W
Emisie de căldură	721 kJ/h
Sistem de răcire / Proces de dezghețare	ventilat / automată
Interval de temperatură	-9 °C și -26 °C
Standard pentru domeniul gastronomiei	600 x 400 mm (Spațiu de introducere încrucișat)
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material / culoare ușă	oțel / alb
Material recipient interior	polistiroil alimentar alb
Tip de comandă	Display monocrom, butoane senzitive
Afișajul temperaturii	exterior digital
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Iluminare interioară	
Tipul de conectare la rețea	SmartModule
Soluție de conectare la rețea	Remontabil
Interfață	WLAN/LAN (optional)
Rafturi reglabile	4
Material rafturi	grătar plastifiat
Lățime / adâncime utilă a rafturilor în mm	600 / 510
Capacitate de încărcare raft	60 kg
Înălțime picioare reglabile	150 - 180 mm
Mâner	Mâner din aluminiu
Tip de încuietorie	mecanic
Uși cu închidere automată	da
Opritor ușă	pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	107 / 92,8 kg
Accesorii	
Grătar de susținere oțel inoxidabil / gri / alb	7112592 / 7112588 / 7112590
Grătar de podea oțel inoxidabil / gri / alb	7113227 / 7113231 / 7113223
Role Ø 80 mm	9086926
Role Ø 100 mm	9080023
Picioare reglabile, 90 - 120 mm	9080022
Picioare reglabile, 150 - 180 mm	9086924
Închideri speciale (până la 5 bucăți)	la cerere
Set Side-by-Side gri / alb	- / 9017739
SmartModule	6145269

Congelatoare cu refrigerare dinamică și recipient interior din plastic



FFFCvg 4001

Perfection

Volu brut / net	273 / 210 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	597 / 654 / 1884
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	420 / 400 / 1400
Clasa de eficiență energetică ¹	B
Consum de energie în 365 de zile	698 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	5
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	L1
Temperatura ambiantă ²	+10 °C și +40 °C
Agent frigorific	R 600a
Zgomot-putere sonoră	46 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Putere racordată / Valoarea puterii în wați	2,0 A / 130 W
Emisie de căldură	483 kJ/h
Sistem de răcire / Proces de dezghețare	ventilat / automată
Interval de temperatură	-9 °C și -26 °C
Material carcasă / culoare	inox
Material / culoare ușă	inox / inox
Material recipient interior	polistiroil alimentar argintiu
Tip de comandă	Display monocrom, butoane senzitive
Afișajul temperaturii	exterior digital
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Iluminare interioară	LED
Tipul de conectare la rețea	SmartModule
Soluție de conectare la rețea	Remontabil
Interfață	WLAN/LAN (optional)
Rafturi reglabile	6
Material rafturi	grătar plastifiat
Lățime / adâncime utilă a rafturilor în mm	420 / 400
Capacitate de încărcare raft	45 kg
Mâner	Mâner din aluminiu
Tip de încuietorie	mecanic
Uși cu închidere automată	da
Opritor ușă	pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	79 / 74,5 kg
Accesorii	
Grătar de susținere oțel inoxidabil / gri / alb	7113420 / 7113418 / 7113416
Grătar de podea oțel inoxidabil / gri / alb	7112598 / 7112596 / 7112594
Role Ø 80 mm	9086926
Role Ø 100 mm	9080023
Picioare reglabile, 90 - 120 mm	9080022
Picioare reglabile, 150 - 180 mm	9086924
Închideri speciale (până la 5 bucăți)	la cerere
Set Side-by-Side gri / alb	9006973 / -
SmartModule	6145269



New

FFFvg 4001

Performance

Volu brut / net	273 / 210 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	597 / 654 / 1884
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	420 / 400 / 1400
Clasa de eficiență energetică ¹	B
Consum de energie în 365 de zile	698 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	5
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	L1
Temperatura ambiantă ²	+10 °C și +40 °C
Agent frigorific	R 600a
Zgomot-putere sonoră	46 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Putere racordată / Valoarea puterii în wați	2,0 A / 130 W
Emisie de căldură	483 kJ/h
Sistem de răcire / Proces de dezghețare	ventilat / automată
Interval de temperatură	-9 °C și -26 °C
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material / culoare ușă	oțel / alb
Material recipient interior	polistiroil alimentar alb
Tip de comandă	Display monocrom, butoane senzitive
Afișajul temperaturii	exterior digital
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Iluminare interioară	
Tipul de conectare la rețea	SmartModule
Soluție de conectare la rețea	Remontabil
Interfață	WLAN/LAN (optional)
Rafturi reglabile	6
Material rafturi	grătar plastifiat
Lățime / adâncime utilă a rafturilor în mm	420 / 400
Capacitate de încărcare raft	45 kg
Mâner	Mâner din aluminiu
Tip de încuietorie	mecanic
Uși cu închidere automată	da
Opritor ușă	pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	80 / 72,8 kg
Accesorii	
Grătar de susținere oțel inoxidabil / gri / alb	7113420 / 7113418 / 7113416
Grătar de podea oțel inoxidabil / gri / alb	7112598 / 7112596 / 7112594
Role Ø 80 mm	9086926
Role Ø 100 mm	9080023
Picioare reglabile, 90 - 120 mm	9080022
Picioare reglabile, 150 - 180 mm	9086924
Închideri speciale (până la 5 bucăți)	la cerere
Set Side-by-Side gri / alb	- / 9006973
SmartModule	6145269

Congelatoare cu refrigerare statică și recipient interior din plastic



FFFsg 6501

Performance

Volum brut / net	573 / 332 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	747 / 769 / 2018
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	580 / 523 / 1609
Consum de energie în 365 de zile	1170 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	7
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	L1
Temperatura ambientă¹	+10 °C și +40 °C
Agent frigorific	R 290
Zgomot-putere sonoră	49 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată / Valoarea puterii în wași	2,0 A / 280 W
Emisie de căldură	813 kJ/h
Sistem de răcire / Proces de dezghețare	static / manuală
Interval de temperatură	-9 °C și -26 °C
Standard pentru domeniul gastronomiei	600 × 400 mm (Spațiu de introducere încrucișat)
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material / culoare ușă	oțel / alb
Material recipient interior	polistiroil alimentar alb
Tip de comandă	Display monocrom, butoane sensitive
Afișajul temperaturii	exterior digital
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Iluminare interioară	
Număr coșuri	12
Tipul de conectare la rețea / Soluție de conectare la rețea	SmartModule / Remontabil
Interfață	WLAN/LAN (optional)
Material rafturi	grătar plastifiat
Lățime / adâncime utilă a rafturilor în mm	580 / 523
Capacitate de încărcare raft	60 kg
Înălțime picioare reglabile	150 - 180 mm
Mâner	Mâner din aluminiu
Tip de încuietore	mecanic
Uși cu închidere automată / Opritor ușă	da / pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	117 / 111,6 kg
Disponibilă și cu role de ghidare	FFFsg 6501 varianta 924
Accesorii	
Grătar de susținere oțel inoxidabil / gri / alb	7112584 / 7112578 / 7112576
Grătar de podea oțel inoxidabil / gri / alb	7113227 / 7113231 / 7113223
Coș lung gri / Coș scurt gri	9141005 / 9141006
Coș lung alb / Coș alb scurt	9141791 / 9141004
Role Ø 80 mm / Ø 100 mm	9086926 / 9080023
Picioare reglabile, 90 - 120 mm / 150 - 180 mm	9080022 / -
Închideri speciale (până la 5 bucăți)	la cerere
Set Side-by-Side gri / alb	- / 9006786
SmartModule	6145269



FFFCsg 5501

Perfection

Volum brut / net	499 / 289 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	747 / 769 / 1818
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	580 / 523 / 1388
Consum de energie în 365 de zile	1234 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	7
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	L1
Temperatura ambientă¹	+10 °C și +40 °C
Agent frigorific	R 290
Zgomot-putere sonoră	49 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată / Valoarea puterii în wași	2,0 A / 270 W
Emisie de căldură	713 kJ/h
Sistem de răcire / Proces de dezghețare	static / manuală
Interval de temperatură	-9 °C și -26 °C
Standard pentru domeniul gastronomiei	600 × 400 mm (Spațiu de introducere încrucișat)
Material carcasă / culoare	inox
Material / culoare ușă	inox / inox
Material recipient interior	polistiroil alimentar argintiu
Tip de comandă	Display monocrom, butoane sensitive
Afișajul temperaturii	exterior digital
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Iluminare interioară	LED
Număr coșuri	10
Tipul de conectare la rețea / Soluție de conectare la rețea	SmartModule / Remontabil
Interfață	WLAN/LAN (optional)
Material rafturi	grătar plastifiat
Lățime / adâncime utilă a rafturilor în mm	580 / 523
Capacitate de încărcare raft	60 kg
Înălțime picioare reglabile	150 - 180 mm
Mâner	Mâner din aluminiu
Tip de încuietore	mecanic
Uși cu închidere automată / Opritor ușă	da / pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	105 / 100,2 kg
Disponibilă și cu role de ghidare	
Accesorii	
Grătar de susținere oțel inoxidabil / gri / alb	7112584 / 7112578 / 7112576
Grătar de podea oțel inoxidabil / gri / alb	7113227 / 7113231 / 7113223
Coș lung gri / Coș scurt gri	9141005 / 9141006
Coș lung alb / Coș alb scurt	9141791 / 9141004
Role Ø 80 mm / Ø 100 mm	9086926 / 9080023
Picioare reglabile, 90 - 120 mm / 150 - 180 mm	9080022 / -
Închideri speciale (până la 5 bucăți)	la cerere
Set Side-by-Side gri / alb	- / 9017739
SmartModule	6145269



FFFsg 5501

Performance

Volum brut / net	499 / 289 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	747 / 769 / 1818
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	580 / 523 / 1388
Consum de energie în 365 de zile	1234 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	7
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	L1
Temperatura ambientă¹	+10 °C și +40 °C
Agent frigorific	R 290
Zgomot-putere sonoră	49 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată / Valoarea puterii în wași	2,0 A / 270 W
Emisie de căldură	713 kJ/h
Sistem de răcire / Proces de dezghețare	static / manuală
Interval de temperatură	-9 °C și -26 °C
Standard pentru domeniul gastronomiei	600 × 400 mm (Spațiu de introducere încrucișat)
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material / culoare ușă	oțel / alb
Material recipient interior	polistiroil alimentar alb
Tip de comandă	Display monocrom, butoane sensitive
Afișajul temperaturii	exterior digital
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Iluminare interioară	
Număr coșuri	10
Tipul de conectare la rețea / Soluție de conectare la rețea	SmartModule / Remontabil
Interfață	WLAN/LAN (optional)
Material rafturi	grătar plastifiat
Lățime / adâncime utilă a rafturilor în mm	580 / 523
Capacitate de încărcare raft	60 kg
Înălțime picioare reglabile	150 - 180 mm
Mâner	Mâner din aluminiu
Tip de încuietore	mecanic
Uși cu închidere automată / Opritor ușă	da / pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	106,3 / 101 kg
Disponibilă și cu role de ghidare	
Accesorii	
Grătar de susținere oțel inoxidabil / gri / alb	7112584 / 7112578 / 7112576
Grătar de podea oțel inoxidabil / gri / alb	7113227 / 7113231 / 7113223
Coș lung gri / Coș scurt gri	9141005 / 9141006
Coș lung alb / Coș alb scurt	9141791 / 9141004
Role Ø 80 mm / Ø 100 mm	9086926 / 9080023
Picioare reglabile, 90 - 120 mm / 150 - 180 mm	9080022 / -
Închideri speciale (până la 5 bucăți)	la cerere
Set Side-by-Side gri / alb	- / 9017739
SmartModule	6145269



FFFsg 5501 var. 740

Performance

Volum brut / net	499 / 292 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	747 / 769 / 1818
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	580 / 523 / 1388
Consum de energie în 365 de zile	1234 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	7
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	L1
Temperatura ambientă¹	+10 °C și +40 °C
Agent frigorific	R 290
Zgomot-putere sonoră	49 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată / Valoarea puterii în wași	2,0 A / 270 W
Emisie de căldură	713 kJ/h
Sistem de răcire / Proces de dezghețare	static / manuală
Interval de temperatură	-9 °C și -26 °C
Standard pentru domeniul gastronomiei	600 × 400 mm (Spațiu de introducere încrucișat)
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material / culoare ușă	oțel / alb
Material recipient interior	polistiroil alimentar alb
Tip de comandă	Display monocrom, butoane sensitive
Afișajul temperaturii	exterior digital
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Iluminare interioară	
Număr coșuri	2
Tipul de conectare la rețea / Soluție de conectare la rețea	SmartModule / Remontabil
Interfață	WLAN/LAN (optional)
Material rafturi	grătar plastifiat
Lățime / adâncime utilă a rafturilor în mm	580 / 523
Capacitate de încărcare raft	60 kg
Înălțime picioare reglabile	150 - 180 mm
Mâner	Mâner din aluminiu
Tip de încuietore	mecanic
Uși cu închidere automată / Opritor ușă	da / pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	109,2 / 103,4 kg
Disponibilă și cu role de ghidare	
Accesorii	
Grătar de susținere oțel inoxidabil / gri / alb	7112584 / 7112578 / 7112576
Grătar de podea oțel inoxidabil / gri / alb	7113227 / 7113231 / 7113223
Coș lung gri / Coș scurt gri	9141005 / 9141006
Coș lung alb / Coș alb scurt	9141791 / 9141004
Role Ø 80 mm / Ø 100 mm	9086926 / 9080023
Picioare reglabile, 90 - 120 mm / 150 - 180 mm	9080022 / -
Închideri speciale (până la 5 bucăți)	la cerere
Set Side-by-Side gri / alb	- / 9017739
SmartModule	6145269



FFFCsg 4001

Perfection

Volum brut / net	316 / 237 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	597 / 654 / 1884
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	400 / 408 / 1588
Consum de energie în 365 de zile	976 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	7
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	L1
Temperatura ambientă¹	+10 °C și +40 °C
Agent frigorific	R 290
Zgomot-putere sonoră	49 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată / Valoarea puterii în wași	2,0 A / 240 W
Emisie de căldură	613 kJ/h
Sistem de răcire / Proces de dezghețare	static / manuală
Interval de temperatură	-9 °C și -26 °C
Standard pentru domeniul gastronomiei	
Material carcasă / culoare	inox
Material / culoare ușă	inox / inox
Material recipient interior	polistiroil alimentar argintiu
Tip de comandă	Display monocrom, butoane sensitive
Afișajul temperaturii	exterior digital
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Iluminare interioară	LED
Număr coșuri	
Tipul de conectare la rețea / Soluție de conectare la rețea	SmartModule / Remontabil
Interfață	WLAN/LAN (optional)
Material rafturi	grătar plastifiat
Lățime / adâncime utilă a rafturilor în mm	400 / 408
Capacitate de încărcare raft	45 kg
Înălțime picioare reglabile	
Mâner	Mâner din aluminiu
Tip de încuietore	mecanic
Uși cu închidere automată / Opritor ușă	da / pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	79,5 / 75,1 kg
Disponibilă și cu role de ghidare	
Accesorii	
Grătar de susținere oțel inoxidabil / gri / alb	7112586 / 7112580 / 7112582
Grătar de podea oțel inoxidabil / gri / alb	7112598 / 7112596 / 7112594
Coș lung gri / Coș scurt gri	
Coș lung alb / Coș alb scurt	
Role Ø 80 mm / Ø 100 mm	9086926 / 9080023
Picioare reglabile, 90 - 120 mm / 150 - 180 mm	9080022 / 9086924
Închideri speciale (până la 5 bucăți)	la cerere
Set Side-by-Side gri / alb	9006973 / -
SmartModule	6145269



FFFsg 4001

Performance


Volum brut / net	316 / 237 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	597 / 654 / 1884
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	400 / 408 / 1588
Consum de energie în 365 de zile	976 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	7
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	L1
Temperatura ambientă¹	+10 °C și +40 °C
Agent frigorific	R 290
Zgomot-putere sonoră	49 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată / Valoarea puterii în wași	2,0 A / 240 W
Emisie de căldură	613 kJ/h
Sistem de răcire / Proces de dezghețare	static / manuală
Interval de temperatură	-9 °C și -26 °C
Standard pentru domeniul gastronomiei	
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material / culoare ușă	oțel / alb
Material recipient interior	polistiroil alimentar alb
Tip de comandă	Display monocrom, butoane sensitive
Afișajul temperaturii	exterior digital
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Iluminare interioară	
Număr coșuri	
Tipul de conectare la rețea / Soluție de conectare la rețea	SmartModule / Remontabil
Interfață	WLAN/LAN (optional)
Material rafturi	grătar plastifiat
Lățime / adâncime utilă a rafturilor în mm	400 / 408
Capacitate de încărcare raft	45 kg
Înălțime picioare reglabile	
Mâner	Mâner din aluminiu
Tip de încuietore	mecanic
Uși cu închidere automată / Opritor ușă	da / pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	80,5 / 75,9 kg
Disponibilă și cu role de ghidare	
Accesorii	
Grătar de susținere oțel inoxidabil / gri / alb	7112586 / 7112580 / 7112582
Grătar de podea oțel inoxidabil / gri / alb	7112598 / 7112596 / 7112594
Coș lung gri / Coș scurt gri	
Coș lung alb / Coș alb scurt	
Role Ø 80 mm / Ø 100 mm	9086926 / 9080023
Picioare reglabile, 90 - 120 mm / 150 - 180 mm	9080022 / 9086924
Închideri speciale (până la 5 bucăți)	la cerere
Set Side-by-Side gri / alb	- / 9006786
SmartModule	6145269

Calitate până la ultimul detaliu

Combinetele noastre frigorifice pentru uz comercial au două circuite de refrigerare controlate separat. Temperatura din compartimentul frigider (de la +1 °C la +15 °C) și cea din compartimentul congelator (de la -9 °C la -26 °C) pot fi setate separat. De asemenea, acestea nu necesită practic nicio întreținere – cu NoFrost, nici măcar nu mai trebuie să dezghețați aparatele din seria Perfection.

No Frost

La aparatele profesionale de la Liebherr, decongelarea nu mai este necesară. Umiditatea care apare este combătută de răcirea asistată de ventilator, iar fazele de decongelare elimină până și ultimele particule de umiditate din interior. Pentru depozitare convenabilă, sigură și fără înghețare.



Navigare intuitivă în meniu

Puteți verifica în mod confortabil starea aparatului pe panoul de control integrat în ușă. Navigarea în meniu este intuitivă și se realizează prin trei butoane tactile.



FCFCvg 4032
Perfection

Volum brut / net	frigider
Volum brut / net	congelator
Dimensiuni exterioare în mm (l / A / İ)	
Dimensiuni interioare în mm (l / A / İ)	frigider
Dimensiuni exterioare în mm (l / A / İ)	congelator
Consum de energie în 365 de zile	
Clasa climatică (directiva privind energia)	
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	
Temperatura ambiantă ¹	
Agent frigorific	
Zgomot-putere sonoră	
Tensiune / Frecvență	
Putere racordată / Valoarea puterii în wași	
Emisie de căldură	
Sistem de răcire	frigider / congelator
Proces de dezghețare	frigider / congelator
Interval de temperatură	frigider / congelator
Material carcasă / culoare	
Material / culoare ușă	
Material recipient interior	
Tip de comandă	
Afișajul temperaturii	
Alarmă în caz de defecțiune	
Iluminare interioară	frigider / congelator
Sertare	
Tipul de conectare la rețea	
Soluție de conectare la rețea	
Interfață	
Rafturi reglabile	
Material rafturi	frigider / congelator
Lățime / adâncime utilă a rafturilor în mm	frigider
Capacitate de încărcare rafturi	frigider / congelator
Mâner	
Tip de încuietore	
Uși cu închidere automată	
Opritor ușă	
Încălzire cadru frontal	
Greutate brută / netă	
Accesorii	
Grătar de susținere oțel inoxidabil / gri / alb	
Grătar de podea gri / alb	
Raft perforat în gri	
Închideri speciale	
Set Side-by-Side gri / alb	
SmartModule	
7112572 / 7113221 / 7113308	
7100024 / 7113272	
9029023	
la cerere	
9027389 / -	
6145269	



FCFCvg 4002
Perfection

Volum brut / net	
Volum brut / net	
Dimensiuni exterioare în mm (l / A / İ)	
Dimensiuni interioare în mm (l / A / İ)	
Dimensiuni exterioare în mm (l / A / İ)	
Consum de energie în 365 de zile	
Clasa climatică (directiva privind energia)	
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	
Temperatura ambiantă ¹	
Agent frigorific	
Zgomot-putere sonoră	
Tensiune / Frecvență	
Putere racordată / Valoarea puterii în wași	
Emisie de căldură	
Sistem de răcire	ventilat / ventilat
Proces de dezghețare	automată / automată
Interval de temperatură	
Material carcasă / culoare	
Material / culoare ușă	
Material recipient interior	
Tip de comandă	
Afișajul temperaturii	
Alarmă în caz de defecțiune	
Iluminare interioară	
Sertare	
Tipul de conectare la rețea	
Soluție de conectare la rețea	
Interfață	
Rafturi reglabile	
Material rafturi	
Lățime / adâncime utilă a rafturilor în mm	
Capacitate de încărcare rafturi	
Mâner	
Tip de încuietore	
Uși cu închidere automată	
Opritor ușă	
Încălzire cadru frontal	
Greutate brută / netă	
Accesorii	
Grătar de susținere oțel inoxidabil / gri / alb	
Grătar de podea gri / alb	
Raft perforat în gri	
Închideri speciale	
Set Side-by-Side gri / alb	
SmartModule	
7112572 / 7113221 / 7113308	
7100024 / 7113272	
9029023	
la cerere	
9027389 / -	
6145269	



FCFvg 4002
Performance

Volum brut / net	
Volum brut / net	
Dimensiuni exterioare în mm (l / A / İ)	
Dimensiuni interioare în mm (l / A / İ)	
Dimensiuni exterioare în mm (l / A / İ)	
Consum de energie în 365 de zile	
Clasa climatică (directiva privind energia)	
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	
Temperatura ambiantă ¹	
Agent frigorific	
Zgomot-putere sonoră	
Tensiune / Frecvență	
Putere racordată / Valoarea puterii în wași	
Emisie de căldură	
Sistem de răcire	ventilat / static
Proces de dezghețare	automată / manuală
Interval de temperatură	
Material carcasă / culoare	
Material / culoare ușă	
Material recipient interior	
Tip de comandă	
Afișajul temperaturii	
Alarmă în caz de defecțiune	
Iluminare interioară	
Sertare	
Tipul de conectare la rețea	
Soluție de conectare la rețea	
Interfață	
Rafturi reglabile	
Material rafturi	
Lățime / adâncime utilă a rafturilor în mm	
Capacitate de încărcare rafturi	
Mâner	
Tip de încuietore	
Uși cu închidere automată	
Opritor ușă	
Încălzire cadru frontal	
Greutate brută / netă	
Accesorii	
Grătar de susținere oțel inoxidabil / gri / alb	
Grătar de podea gri / alb	
Raft perforat în gri	
Închideri speciale	
Set Side-by-Side gri / alb	
SmartModule	
7112572 / 7113221 / 7113308	
7100024 / 7113272	
9029023	
la cerere	
9027389 / -	
6145269	



Performanță maximă într-un spațiu minim – frigidere și congelatoare de masă Liebherr, subîncorporabile

Frigiderele și congelatoarele de masă Liebherr, subîncorporabile, combină flexibilitatea și eficiența într-un spațiu redus. Cu blat detașabil, iluminare LED de înaltă eficiență energetică și, la alegere, ușă din sticlă sau carcasă din oțel inoxidabil, alimentele sunt depozitate întotdeauna în condiții optime. Funcții precum HumidityControl, LightAlarm și NoFrost garantează confortul și siguranța, la cea mai înaltă eficiență energetică.

Avantajele dintr-o privire

Navigare intuitivă în meniu

Confort la o simplă atingere: Verificați starea aparatului prin intermediul panoului de control încadrat frontal, fără a fi necesar să deschideți ușa. Navigarea în meniu este intuitivă și se realizează prin trei butoane tactile.

HumidityControl

Condițiile pentru climatul perfect pot fi create doar prin combinația corectă de temperatură și umiditate. HumidityControl vă permite să ajustați umiditatea în funcție de nevoile dumneavoastră. Pentru un climat optim de depozitare și pentru oportunitatea de a vă bucura de prospețime pentru un timp și mai îndelungat.

Interior ușor de curățat

Învelișul interior din plastic este fabricat din polistiren: un plastic complet reciclabil, robust și inodor. Fabricat dintr-o singură bucată, fără sudură, nu are capcane de murdărie ascunse și poate fi curățat rapid și ușor în raze mari.

Grătare de susținere îmbunătățite

Grătarele necorozive din oțel cu strat de acoperire garantează o fixare sigură, o circulație permanentă a aerului și, astfel, o bună stabilitate a temperaturii. Un opritor împotriva extragerii previne alunecările accidentale.

Carcasă exterioară din oțel superior

Carcasa exterioară din oțel inoxidabil cu pereți laterali dintr-o singură piesă este proiectată fără goluri și, prin urmare, este foarte igienică și ușor de curățat.

Blat detașabil

Echipamentul dispune de un blat de lucru de 3 cm înălțime, care rezistă la temperaturi de până la 100 °C, fiind astfel ideal pentru suprafețele de lucru cu o înălțime totală de 85 cm. Dacă este necesar, placa preasamblată poate fi ușor îndepărtată sau înlocuită.

Interfață WiFi/LAN integrată

Interfața WiFi/LAN vă permite să vă conectați cu ușurință aparatele la Liebherr SmartMonitoring sau la sistemele locale existente.

Încuietorie mecanică

Aparatele profesionale Liebherr sunt echipate cu o încuietorie mecanică și două chei. Astfel, vă asigurați că persoanele neautorizate nu au acces la produsele dumneavoastră.



FRTCvg 1511 Perfection

SuperCool

Pentru ca aparatul dumneavoastră Liebherr să mențină temperatura ideală chiar și atunci când sunt introduse bunuri nerefrigerate, SuperCool crește temporar puterea. Această funcție se dezactivează automat după cel mult 12 ore.

Garnitură înlocuibilă pentru ușă

Economisiți timp și bani: Garniturile de ușă conectabile de la Liebherr pot fi înlocuite fără probleme. Dacă o garnitură este deteriorată, o puteți înlocui personal fără să utilizați alte unelte.

LightAlarm

În cazul unei creșteri necontrolate a temperaturii sau al altor probleme, iluminarea interioară a aparatului începe să lumineze intermitent. În acest mod se detectează rapid necesitatea unei acțiuni.

Stabilitatea temperaturii conf. DIN EN 16825:2015

Alimentele sensibile nu iartă abaterile mari de la temperatura de depozitare setată. Frigiderele Liebherr garantează o temperatură stabilă cuprinsă între -15 °C și -18 °C. Acest lucru vă protejează împotriva pierderilor și menține calitatea alimentelor congelate.

Domeniul de temperatură extins de la -2 °C la +15 °C

Frigiderele Liebherr dispun de un domeniu extins de temperatură de la -2 °C până la +15 °C. Astfel, până și carnea rămâne proaspătă și gustoasă pentru mai mult timp.



Super eficient

De la compresor, la garnitură, la sistemul de iluminat și blocul electronic, Liebherr exploatează pe deplin potențialul de economisire al tuturor componentelor. Rezultatul se poate observa – cu precădere în ceea ce privește costul total de funcționare.



Ușa cu închidere automată

Efectuați activitatea de rutină în condiții de confort; având o siguranță suplimentară în cazul în care personalul nu are timp să verifice ușa: Atunci când unghiul de deschidere al ușii depășește aproximativ 90°, ușa aparatului rămâne deschisă și facilitează stocarea și descărcarea, precum și curățarea aparatului. Atunci când unghiul de deschidere al ușii este mai mic de aproximativ 90°, ușa se închide singură, astfel încât aparatul să nu rămână deschis accidental. Acest lucru menține temperatura stabilă și conservă calitatea alimentelor.



Iluminarea cu LED

Chiar și într-un mediu întunecat, iluminarea cu LED oferă o iluminare bună în interiorul aparatului. Datorită vederii optime, produsul dorit este imediat la îndemână, ceea ce înseamnă că ușa poate fi închisă din nou rapid și temperatura interioară rămâne stabilă. Acest lucru vă ajută să găsiți mai rapid ceea ce căutați – și, mai ales, să reduceți consumul de energie. Iluminarea cu LED încadrată facilitează curățarea ușoară.



Cu posibilitate de subîncorporare

Dacă blatul de lucru este îndepărtat, echipamentul poate fi integrat și sub o suprafață de lucru. În acest caz, trebuie prevăzută o fanta de ventilație de cel puțin 200 cm² în suprafața de lucru, pe partea din spate a echipamentului. Fără o fanta de ventilație, înălțimea suprafeței de lucru trebuie să fie cu cel puțin 3 cm mai mare decât înălțimea echipamentului.



New



New



New



New

FRTCvg 1511

Perfection

Volu brut / net	127 / 93 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	600 / 648 / 852
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	450 / 430 / 640
Clasa de eficiență energetică¹	A⁺
Consum de energie în 365 de zile	292 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	4
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	M1
Temperatura ambiantă²	+16 °C și +30 °C
Agent frigorific	R 600a
Zgomot-putere sonoră	45 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Putere racordată / Valoarea puterii în wați	2,0 A / 60 W
Emisie de căldură	235 kJ/h
Sistem de răcire / Proces de dezghețare	ventilat / automată
Interval de temperatură	-2 °C și +15 °C
Material carcasă / culoare	inox
Material / culoare ușă	Ușă din sticlă izolanță cu cadru din aluminiu / inox
Material recipient interior	Plastic, gri
Tip de comandă / Afișajul temperaturii	Display monocrom, butoane senzitive / exterior digital
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Iluminare interioară	Coloana luminoasă LED stânga, activabilă separat și cu reglaj de intensitate luminoasă
Placă de lucru	da, detașabil
Min. / Max. Înregistrarea temperaturii	da
Tipul de conectare la rețea / Soluție de conectare la rețea	SmartModule / Remontabil
Interfață	WLAN/LAN (optional)
Rafturi în compartimentul frigiderului	4
Rafturi reglabile / Material rafturi	3 / grătar plastifiat
Lățime / adâncime utilă a rafturilor în mm	450 / 410
Capacitate de încărcare raft / Dispozitiv	45 kg / 180 kg
Mâner	Mâner din aluminiu
Tip de încuietorie	mecanic
Uși cu închidere automată	da
Grătar de podea	da
Opritor ușă	pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	47,5 / 46,3 kg
Accesorii	
Grătar de susținere gri / alb	7113454 / -
Cadru de conectare din oțel inoxidabil	9518629
Cadru de conectare alb	
Role gri Ø 80 mm	9906023
Picioare reglabile gri / alb 116 - 161 mm	9906123 / -
Set Side-by-Side gri / alb	9032839 / -
SmartModule	6145269

Volu brut / net	124 / 93 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	600 / 648 / 852
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	450 / 430 / 640
Clasa de eficiență energetică¹	A⁺
Consum de energie în 365 de zile	292 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	4
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	M1
Temperatura ambiantă²	+16 °C și +30 °C
Agent frigorific	R 600a
Zgomot-putere sonoră	45 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Putere racordată / Valoarea puterii în wați	2,0 A / 60 W
Emisie de căldură	235 kJ/h
Sistem de răcire / Proces de dezghețare	ventilat / automată
Interval de temperatură	+1 °C și +15 °C
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material / culoare ușă	Ușă din sticlă izolanță cu cadru din plastic / alb
Material recipient interior	polistiroi alimentar alb
Tip de comandă / Afișajul temperaturii	Display monocrom, butoane senzitive / exterior digital
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Iluminare interioară	Iluminat de plafon cu LED, activabil separat și cu reglaj de intensitate luminoasă
Placă de lucru	da, detașabil
Min. / Max. Înregistrarea temperaturii	da
Tipul de conectare la rețea / Soluție de conectare la rețea	SmartModule / Remontabil
Interfață	WLAN/LAN (optional)
Rafturi în compartimentul frigiderului	4
Rafturi reglabile / Material rafturi	3 / grătar plastifiat
Lățime / adâncime utilă a rafturilor în mm	450 / 410
Capacitate de încărcare raft / Dispozitiv	45 kg / 180 kg
Mâner	Mâner din aluminiu
Tip de încuietorie	mecanic
Uși cu închidere automată	da
Grătar de podea	da
Opritor ușă	pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	46 / 45,9 kg
Accesorii	
Grătar de susținere gri / alb	- / 7113408
Cadru de conectare din oțel inoxidabil	9518628
Cadru de conectare alb	
Role gri Ø 80 mm	9906023
Picioare reglabile gri / alb 116 - 161 mm	- / 9906105
Set Side-by-Side gri / alb	- / 9031901
SmartModule	6145269

FRTvg 1511

Performance

Volu brut / net	127 / 93 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	600 / 648 / 852
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	450 / 430 / 640
Clasa de eficiență energetică¹	A⁺
Consum de energie în 365 de zile	219 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	5
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	M1
Temperatura ambiantă²	+16 °C și +40 °C
Agent frigorific	R 600a
Zgomot-putere sonoră	45 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Putere racordată / Valoarea puterii în wați	2,0 A / 50 W
Emisie de căldură	190 kJ/h
Sistem de răcire / Proces de dezghețare	ventilat / automată
Interval de temperatură	-2 °C și +15 °C
Material carcasă / culoare	inox
Material / culoare ușă	inox / inox
Material recipient interior	Plastic, gri
Tip de comandă / Afișajul temperaturii	Display monocrom, butoane senzitive / exterior digital
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Iluminare interioară	Iluminat de plafon cu LED, activabil separat și cu reglaj de intensitate luminoasă
Placă de lucru	da, detașabil
Min. / Max. Înregistrarea temperaturii	da
Tipul de conectare la rețea / Soluție de conectare la rețea	SmartModule / Remontabil
Interfață	WLAN/LAN (optional)
Rafturi în compartimentul frigiderului	4
Rafturi reglabile / Material rafturi	3 / grătar plastifiat
Lățime / adâncime utilă a rafturilor în mm	450 / 410
Capacitate de încărcare raft / Dispozitiv	45 kg / 180 kg
Mâner	Mâner din aluminiu
Tip de încuietorie	mecanic
Uși cu închidere automată	da
Grătar de podea	da
Opritor ușă	pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	39 / 37,1 kg
Accesorii	
Grătar de susținere gri / alb	7113454 / -
Cadru de conectare din oțel inoxidabil	9518629
Cadru de conectare alb	
Role gri Ø 80 mm	9906023
Picioare reglabile gri / alb 116 - 161 mm	9906123 / -
Set Side-by-Side gri / alb	9032839 / -
SmartModule	6145269

FRTCvg 1501

Perfection

Volu brut / net	127 / 93 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	600 / 648 / 852
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	450 / 430 / 640
Clasa de eficiență energetică¹	A⁺
Consum de energie în 365 de zile	219 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	5
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	M1
Temperatura ambiantă²	+16 °C și +40 °C
Agent frigorific	R 600a
Zgomot-putere sonoră	45 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Putere racordată / Valoarea puterii în wați	2,0 A / 50 W
Emisie de căldură	190 kJ/h
Sistem de răcire / Proces de dezghețare	ventilat / automată
Interval de temperatură	-2 °C și +15 °C
Material carcasă / culoare	inox
Material / culoare ușă	inox / inox
Material recipient interior	Plastic, gri
Tip de comandă / Afișajul temperaturii	Display monocrom, butoane senzitive / exterior digital
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Iluminare interioară	Iluminat de plafon cu LED, activabil separat și cu reglaj de intensitate luminoasă
Placă de lucru	da, detașabil
Min. / Max. Înregistrarea temperaturii	da
Tipul de conectare la rețea / Soluție de conectare la rețea	SmartModule / Remontabil
Interfață	WLAN/LAN (optional)
Rafturi în compartimentul frigiderului	4
Rafturi reglabile / Material rafturi	3 / grătar plastifiat
Lățime / adâncime utilă a rafturilor în mm	450 / 410
Capacitate de încărcare raft / Dispozitiv	45 kg / 180 kg
Mâner	Mâner din aluminiu
Tip de încuietorie	mecanic
Uși cu închidere automată	da
Grătar de podea	da
Opritor ușă	pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	38,7 / 37,3 kg
Accesorii	
Grătar de susținere gri / alb	- / 7113408
Cadru de conectare din oțel inoxidabil	9518628
Cadru de conectare alb	
Role gri Ø 80 mm	9906023
Picioare reglabile gri / alb 116 - 161 mm	- / 9906105
Set Side-by-Side gri / alb	- / 9031901
SmartModule	6145269

Volu brut / net	124 / 93 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	600 / 648 / 852
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	450 / 430 / 640
Clasa de eficiență energetică¹	A⁺
Consum de energie în 365 de zile	219 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	5
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	M1
Temperatura ambiantă²	+16 °C și +40 °C
Agent frigorific	R 600a
Zgomot-putere sonoră	45 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Putere racordată / Valoarea puterii în wați	2,0 A / 50 W
Emisie de căldură	190 kJ/h
Sistem de răcire / Proces de dezghețare	ventilat / automată
Interval de temperatură	+1 °C și +15 °C
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material / culoare ușă	oțel / alb
Material recipient interior	polistiroi alimentar alb
Tip de comandă / Afișajul temperaturii	Display monocrom, butoane senzitive / exterior digital
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Iluminare interioară	
Placă de lucru	da, detașabil
Min. / Max. Înregistrarea temperaturii	da
Tipul de conectare la rețea / Soluție de conectare la rețea	SmartModule / Remontabil
Interfață	WLAN/LAN (optional)
Rafturi în compartimentul frigiderului	4
Rafturi reglabile / Material rafturi	3 / grătar plastifiat
Lățime / adâncime utilă a rafturilor în mm	450 / 410
Capacitate de încărcare raft / Dispozitiv	45 kg / 180 kg
Mâner	Mâner din aluminiu
Tip de încuietorie	mecanic
Uși cu închidere automată	da
Grătar de podea	da
Opritor ușă	pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	38,7 / 37,3 kg
Accesorii	
Grătar de susținere gri / alb	- / 7113408
Cadru de conectare din oțel inoxidabil	9518628
Cadru de conectare alb	
Role gri Ø 80 mm	9906023
Picioare reglabile gri / alb 116 - 161 mm	- / 9906105
Set Side-by-Side gri / alb	- / 9031901
SmartModule	6145269

FRTvg 1501

Performance

Volu brut / net	124 / 93 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	600 / 648 / 852
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	450 / 430 / 640
Clasa de eficiență energetică¹	A⁺
Consum de energie în 365 de zile	219 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	5
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	M1
Temperatura ambiantă²	+16 °C și +40 °C
Agent frigorific	R 600a
Zgomot-putere sonoră	45 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Putere racordată / Valoarea puterii în wați	2,0 A / 50 W
Emisie de căldură	190 kJ/h
Sistem de răcire / Proces de dezghețare	ventilat / automată
Interval de temperatură	+1 °C și +15 °C
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material / culoare ușă	oțel / alb
Material recipient interior	polistiroi alimentar alb
Tip de comandă / Afișajul temperaturii	Display monocrom, butoane senzitive / exterior digital
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Iluminare interioară	
Placă de lucru	da, detașabil
Min. / Max. Înregistrarea temperaturii	da
Tipul de conectare la rețea / Soluție de conectare la rețea	SmartModule / Remontabil
Interfață	WLAN/LAN (optional)
Rafturi în compartimentul frigiderului	4
Rafturi reglabile / Material rafturi	3 / grătar plastifiat
Lățime / adâncime utilă a rafturilor în mm	450 / 410
Capacitate de încărcare raft / Dispozitiv	45 kg / 180 kg
Mâner	Mâner din aluminiu
Tip de încuietorie	mecanic
Uși cu închidere automată	da
Grătar de podea	da
Opritor ușă	pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	38,7 / 37,3 kg
Accesorii	
Grătar de susținere gri / alb	- / 7113408
Cadru de conectare din oțel inoxidabil	9518628
Cadru de conectare alb	
Role gri Ø 80 mm	9906023
Picioare reglabile gri / alb 116 - 161 mm	- / 9906105
Set Side-by-Side gri / alb	- / 9031901
SmartModule	6145269

No Frost

La aparatele profesionale de la Liebherr, decongelarea nu mai este necesară. Umiditatea care apare este combătută de răcirea asistată de ventilator, iar fazele de decongelare elimină până și ultimele particule de umiditate din interior. Pentru depozitare convenabilă, sigură și fără înghețare.

Smart Frost

SmartFrost

SmartFrost reduce acumularea de gheață în interior și pe alimentele depozitate. Dezghețarea este necesară mai rar deoarece evaporatorul izolat cu spumă asigură o răcire uniformă și eficientă din punct de vedere energetic.



Coșuri de transport stabile

Coșurile de transport stabile sunt ușor de îndepărtat, oferă o vedere bună și rapidă a bunurilor și asigură o compartimentare flexibilă în interior.



New

FFTCvg 1501
Perfection

103 / 59 L
600 / 648 / 852
420 / 330 / 610

A

351 kWh
5
L1
+10 °C și +40 °C
R 600a
38 dB(A)
220 - 240V~ / 50/60 Hz
2,0 A / 50 W
240 kJ/h
ventilat / automată
-9 °C și -26 °C
inox
inox / inox
Plastic, gri
Display monocrom, butoane senzitive exterior digital
optic și acustic
LED, activabil separat și cu reglaj de intensitate luminoasă
3
da, detașabil

da
SmartModule / Remontabil
WLAN/LAN (optional)
grătar plastifiat
380 / 290
1 x 143, 2 x 175
Mâner din aluminiu
mecanic
da / pe dreapta, reversibile
41 / 39,2 kg

9518629

9906023

9906123 / -

9032839 / -

6145269



New

FFTvg 1501
Performance

103 / 59 L
600 / 648 / 852
420 / 330 / 610

A

351 kWh
5
L1
+10 °C și +40 °C
R 600a
38 dB(A)
220 - 240V~ / 50/60 Hz
2,0 A / 50 W
240 kJ/h
ventilat / automată
-9 °C și -26 °C
oțel / alb
oțel / alb
polistirel alimentar alb
Display monocrom, butoane senzitive exterior digital
optic și acustic

da
SmartModule / Remontabil
WLAN/LAN (optional)
grătar plastifiat
380 / 290
1 x 143, 2 x 175
Mâner din aluminiu
mecanic
da / pe dreapta, reversibile
41 / 39,1 kg

9518628

- / 9906105

- / 9031901

6145269



New

FFTCsg 1501
Perfection

101 / 60 L
600 / 648 / 852
420 / 370 / 610

230 kWh
5
L1
+10 °C și +40 °C
R 600a
37 dB(A)
220 - 240V~ / 50/60 Hz
2,0 A / 50 W
230 kJ/h
static / manuală
-9 °C și -26 °C
inox
inox / inox
Plastic, gri
Display monocrom, butoane senzitive exterior digital
optic și acustic
LED, activabil separat și cu reglaj de intensitate luminoasă
3
da, detașabil
3
da

SmartModule / Remontabil
WLAN/LAN (optional)
grătar plastifiat
380 / 340
1 x 145, 2 x 185
Mâner din aluminiu
mecanic
da / pe dreapta, reversibile
40,7 / 38,1 kg

7112618

9518629

9906023

9906123 / -

9032839 / -

6145269



New

FFTsg 1501 var. 744
Performance

101 / 60 L
600 / 648 / 852
420 / 370 / 610

230 kWh
5
L1
+10 °C și +40 °C
R 600a
37 dB(A)
220 - 240V~ / 50/60 Hz
2,0 A / 50 W
230 kJ/h
static / manuală
-9 °C și -26 °C
oțel / negru
oțel / negru
Plastic, gri
Display monocrom, butoane senzitive exterior digital
optic și acustic

da
SmartModule / Remontabil
WLAN/LAN (optional)
grătar plastifiat
380 / 340
1 x 145, 2 x 185
Mâner de plastic negru
mecanic
da / pe dreapta, reversibile
41 / 39 kg

FFTsg 1501

7112618

9518629

9906023

9906123 / -

9032839 / -

6145269

1 Conform regulamentului UE 2015/1094-IV.

2 Indică temperatura ambientă la care dispozitivul poate funcționa în siguranță.

Frigidere și congelatoare GN 2/1 cu refrigerare dinamică și interior și exterior din oțel inoxidabil



Set Side-by-Side

Setul Side-by-Side este ușor de asamblat și suportă atât utilizarea practică, cât și o configurare atrăgătoare din punct de vedere vizual a două sau mai multe aparate unul lângă altul. În plus, setul Side-by-Side previne condensarea și formarea de gheață între cele două aparate.



Grătar de susținere din oțel inoxidabil

Grătarele accesoriilor asigură un spațiu mai mare de depozitare și o imagine de ansamblu în frigiderul sau congelatorul dumneavoastră. Fabricat din oțel inoxidabil, cu grătarele de susținere de înaltă calitate, beneficiați nu numai de un spațiu de depozitare suplimentar, ci și de o calitate și durabilitate ridicată.



Grătar de susținere gri

Spațiu de depozitare suplimentar de care vă puteți bucura mult timp: Grătarul de susținere se poate amplasa flexibil și vă oferă mai mult spațiu și o imagine de ansamblu în aparatul dumneavoastră. Datorită acoperirii sale durabile, grătarul de susținere al accesoriilor este, de asemenea, foarte robust și ușor de curățat.



Role Ø 100 mm

Rolele stabile ușurează transportul și permit curățarea rapidă sub, precum și în spatele aparatului. În pachetul de livrare sunt incluse în total patru role împreună cu accesoriile de montaj. Două dintre role dispun de o frână de imobilizare.



Deschizător cu pedală pentru picior

Pedala pentru picior, disponibilă ca accesoriu, permite deschiderea ușoară a ușii atunci când mâinile nu sunt libere.



SmartModule

SmartModule conectează în rețea frigiderul și congelatoarele cu Liebherr-SmartMonitoring și vă permite utilizarea funcțiilor digitale cuprinzătoare de control și de documentare. Suplimentar, pot fi integrate printr-un API local aparate într-un sistem de monitorizare existent în instalația locală de structură. Unitatea electronică mică cu LAN/WLAN integrat este pregătită de pornire imediat după montajul pe partea posterioară a aparatului.

Frigidere și congelatoare GN 2/1 cu refrigerare dinamică și recipient interior din plastic / Congelatoare cu refrigerare statică și recipient interior din plastic / Combinații frigorifice



Grătar de podea din oțel inoxidabil

Cu grătarul de podea stabil puteți folosi de asemenea în mod adecvat partea inferioară a aparatului. Fabricat din oțel inoxidabil, acesta protejează recipientul interior de zgârieturi și alte deteriorări.



Grătar de podea gri / alb

Cu grătarul de podea stabil puteți folosi de asemenea în mod adecvat partea inferioară a aparatului. Grătarul este rezistent la abraziune și protejează recipientul interior de zgârieturi sau alte deteriorări.



Role Ø 100 mm / Role Ø 80 mm

Rolele stabile (Ø 100/80 mm) ușurează transportul și permit curățarea rapidă sub, precum și în spatele aparatului. În pachetul de livrare sunt incluse în total patru role împreună cu accesoriile de montaj. Două dintre role dispun de o frână de imobilizare.



Grătar de susținere din oțel inoxidabil

Grătarele accesoriilor asigură un spațiu mai mare de depozitare și o imagine de ansamblu în frigiderul sau congelatorul dumneavoastră. Fabricat din oțel inoxidabil, cu grătarele de susținere de înaltă calitate, beneficiați nu numai de un spațiu de depozitare suplimentar, ci și de o calitate și durabilitate ridicată.



Grătar de susținere gri / alb

Spațiu de depozitare suplimentar de care vă puteți bucura mult timp: Grătarul de susținere se poate amplasa flexibil și vă oferă mai mult spațiu și o imagine de ansamblu în aparatul dumneavoastră. Datorită acoperirii sale durabile, grătarul de susținere al accesoriilor este, de asemenea, foarte robust și ușor de curățat.



Coș lung gri / alb

Coșul spațios de sârmă, realizat din metal acoperit, este locul perfect pentru bunurile mari, ambalate. Cu ajutorul patinelor de la bază, poate fi așezat și mutat cu ușurință pe grătare sau pe plăcile de sticlă. Pentru spațiu din belșug și o mai bună imagine de ansamblu asupra bunurilor depozitate.

**Frigidere și congelatoare GN 2/1 cu refrigerare dinamică și recipient interior din plastic /
Congelatoare cu refrigerare statică și recipient interior din plastic / Combinații frigorifice**



Coș de dimensiuni mici gri / alb

Coșul de sârmă cu strat de acoperire din plastic este foarte robust, oferă o imagine clară a bunurilor și capacitatea de 30 l asigură o utilizare optimă a interiorului.



Picioare reglabile pe înălțime, 90-120 mm

Picioarele reglabile pe înălțime creează spațiul necesar pentru o curățare fără efort sub aparat. Cu o înălțime ajustabilă individual de 90 până la 120 mm acestea compensează perfect posibilele denivelări ale podelei.



Picioare reglabile pe înălțime, 150 – 180 mm

Picioarele reglabile pe înălțime creează spațiul necesar pentru o curățare fără efort sub aparat. Cu o înălțime ajustabilă individual de 150 până la 180 mm acestea compensează perfect posibilele denivelări ale podelei.



Raft perforat

Pentru a asigura condițiile că sunt depozitate stabil și articole mici în frigider, Liebherr a dezvoltat special în acest scop rafturi plate perforate. Acestea sunt fabricate din metal cu strat de acoperire și sunt concepute la o sarcină maximă admisibilă de până la 45 kg. Perforația asigură circulația neobstrucționată a aerului în întregul spațiu de depozitare.

La cerere

Sistem de închidere special

Pentru a proteja produsele depozitate împotriva accesului nedorit, sunt disponibile până la 5 sisteme de închidere speciale suplimentare ca accesorii pentru frigider și congelatoare. Acest lucru înseamnă că pot fi instalate încuietori diferite pe mai multe aparate, pentru a permite accesul la aparatul respectiv numai personalului responsabil de acesta.



Set Side-by-Side

Cu ajutorul setului Side-by-Side, două aparate pot fi instalate alăturat. Cota distanței necesară dintre aparate este păstrată și îmbinată perfect prin intermediul plintei. Acest lucru asigură o instalare perfectă și evită posibila condensare sau scurgere a apei între aparate.



SmartModule

SmartModule conectează în rețea frigiderul și congelatorul cu Liebherr-SmartMonitoring și vă permite utilizarea funcțiilor digitale cuprinzătoare de control și de documentare. Suplimentar, pot fi integrate printr-un API local aparate într-un sistem de monitorizare existent în instalația locală de structură. Unitatea electronică mică cu LAN/WLAN integrat este pregătită de pornire imediat după montajul pe partea posterioară a aparatului.

Frigidere și Congelatoare incorporabile sub blat



Grătar de susținere

Spațiul de depozitare suplimentar de care vă puteți bucura mult timp: Grătarul de susținere se poate amplasa flexibil și vă oferă mai mult spațiu și o imagine de ansamblu în aparatul dumneavoastră. Datorită acoperirii sale durabile, grătarul de susținere al accesoriilor este, de asemenea, foarte robust și ușor de curățat.



Cadru de îmbinare

În cazul în care spațiul disponibil este redus, frigiderul de masă care pot fi montate sub blat pot fi așezate unul peste altul cu ajutorul unui cadru de conectare. Pentru a asigura stabilitatea optimă, nu se vor monta role pe echipamentele instalate cu un cadru de conectare. Acest lucru este permis numai în cazul dispozitivelor individuale.



Role

Baza cu role stabilă și ușor de montat facilitează transportul atunci când echipamentele sunt mutate frecvent. Datorită finisajului și calității sale superioare, este garantată o durată lungă de viață.



Picioare reglabile

Picioarele reglabile pe înălțime creează spațiul necesar pentru a putea regla în mod flexibil înălțimea de lucru a aparatului.



Set Side-by-Side

Cu ajutorul setului Side-by-Side, două aparate pot fi instalate alăturat. Cota distanței necesară dintre aparate este păstrată și îmbinată perfect prin intermediul plintei. Acest lucru asigură o instalare perfectă și evită posibila condensare sau scurgere a apei între aparate.



SmartModule

SmartModule conectează în rețea frigiderul și congelatorul cu Liebherr-SmartMonitoring și vă permite utilizarea funcțiilor digitale cuprinzătoare de control și de documentare. Suplimentar, pot fi integrate printr-un API local aparate într-un sistem de monitorizare existent în instalația locală de structură. Unitatea electronică mică cu LAN/WLAN integrat este pregătită de pornire imediat după montajul pe partea posterioară a aparatului.



Frigidere și congelatoare Liebherr pentru brutării – răcoroase chiar și atunci când lucrurile devin fierbinți.

Ingrediente sensibile și aluaturi, temperaturi ambientale ridicate, praf de făină în aer: Munca de zi cu zi într-o brutărie este solicitantă, nu numai pentru brutari și cofetari, ci și pentru frigiderele lor. Acestea ar trebui să funcționeze în mod fiabil și, în același timp, să fie robuste, ușor de utilizat și ușor de curățat. Aparatele de panificație Liebherr sunt adaptate exact acestor cerințe. Acestea refrigerază delicat bunurile sensibile la temperaturi care pot fi setate la gradul exact și umiditate reglabilă. Condițiile ambiante exigente din brutărie nu pot afecta puterea lor constantă de refrigerare și stabilitatea temperaturii. Și, în ciuda acestei puteri, ele sunt extrem de eficiente. Compresoarele puternice, combinate cu o tehnologie inovatoare care nu necesită întreținere, asigură un consum redus de energie și costuri totale de proprietate. Funcțiile lor sofisticate, care facilitează manipularea în brutărie în fiecare zi, sunt la fel de distractive.

Aparate de refrigerare și congelatoare

Frigidere și congelatoare cu recipient interior din oțel inoxidabil



Seria Performance

Frigidere și congelatoare cu recipient interior din oțel inoxidabil



Seria Perfection

Frigidere și congelatoare cu recipient interior din plastic



Seria Performance

Frigidere și congelatoare cu recipient interior din oțel inoxidabil

Seria Performance

BRPvg/BFPvg

Condiții ambiante*	Temperatura ambiantă +10 °C și +40 °C
Stabilitatea temperaturii	EN 16825 Frigidere: -5 °C până la +14 °C Congelatoare: -9 °C până la -35 °C Frigidere: Clasa M1 Congelatoare Clasa L1 Frigidere: cu 3 zone de umiditate a aerului Congelatoare: cu NoFrost
Siguranța depozitării	Alarmer optice și acustice Alarmă de întrerupere a alimentării cu energie electrică min./max. Înregistrarea temperaturii Ușă cu închidere automată la < 90° Încuietorie mecanică
Caracteristici	Afișaj monocrom, butoane tactile Frigidere: Euronorm 600 × 800 mm (introducere longitudinală) Euronorm 400 × 600 mm (introducere transversală) Congelatoare: Euronorm 600 × 800 mm (introducere longitudinală) Euronorm 400 × 600 mm (introducere transversală) Timer de întreținere curentă reglabil individual Role ca accesorii / cu picioare reglabile standard Interior: Oțel nichel-crom (1.4301 / AISI 304) Exterior: Oțel acoperit cu pulbere Frigidere și congelatoare: Iluminare de plafon LED Bară de prindere Filtru praf de făină (optional) Conectivitate pentru echipare ulterioară
Consum de energie	UltraEfficient EU directive 2015/1094
Compliance	safety machinery directive – EN 60335

Seria Perfection

BRPSvh/BFPSvh

Temperatura ambiantă +10 °C și +40 °C
EN 16825 Frigidere: -5 °C până la +14 °C Congelatoare: -9 °C până la -35 °C Frigidere: Clasa M1 Congelatoare Clasa L1 Frigidere: cu 3 zone de umiditate a aerului Congelatoare: cu NoFrost Alarmer optice și acustice Alarmă de întrerupere a alimentării cu energie electrică min./max. Înregistrarea temperaturii Ușă cu închidere automată la < 90° Încuietorie mecanică Display color de 2,4", Touch & Swipe Frigidere: Euronorm 600 × 800 mm (introducere longitudinală) Euronorm 400 × 600 mm (introducere transversală) Congelatoare: Euronorm 600 × 800 mm (introducere longitudinală) Euronorm 400 × 600 mm (introducere transversală) Timer de întreținere curentă reglabil individual Role ca accesorii / cu picioare reglabile standard Interior și exterior oțel nichel-crom (1.4301 / AISI 304) Frigidere și congelatoare: iluminare verticală cu LED-uri Bară de prindere Filtru praf de făină (optional) Conectivitate UltraEfficient EU directive 2015/1094 safety machinery directive – EN 60335

Frigidere și congelatoare cu recipient interior din plastic

Seria Performance

BRFvg/BFFsg

Temperatura ambiantă +10 °C și +40 °C
EN 16825 Frigidere: +1 °C până la +15 °C Congelatoare: -9 °C până la -26 °C Frigidere: Clasa M1 Congelatoare Clasa L1 Frigidere: cu 3 zone de umiditate a aerului Congelatoare: cu SmartFrost Alarmer optice și acustice Alarmă de întrerupere a alimentării cu energie electrică min./max. Înregistrarea temperaturii Ușă cu închidere automată la < 90° Încuietorie mecanică Sticlă transparentă (BRFvg 5511) Afișaj monocrom, butoane tactile Frigidere: Euronorm 600 × 400 mm (introducere transversală) Congelatoare: Euronorm 600 × 400 mm (introducere transversală) Timer de întreținere curentă reglabil individual Role/picioare de poziționare ca accesorii Apărătoarea vaporizatorului (protecție împotriva înghețului) numai pentru modelele cu ușă din sticlă, opțional pentru modelele cu ușă izolată Modele cu ușă din sticlă cu iluminat de plafon Mâner tip baghetă din aluminiu SuperEfficient EU directive 2015/1094 safety machinery directive – EN 60335

Litere

Cifre

B	R	P	S	v	h
1	2	3	4	5	6

6	5	0	1
7 + 8	9	10	

1 Segment de piață

B Bakery

2 Temperatură

R Fridge (Frigider)
F Freezer (Congelator)

3 Design structural

F Freestanding/upright bottom mount compressor (Compresor independent/montat în partea inferioară)
P Freestanding/upright top mount compressor (Compresor independent/montat în partea superioară)

4 Material carcasă

- Oțel sau plastic acoperit cu pulbere
S Stainless steel (Oțel inoxidabil)

5 Sistem de ventilație

s Static (Static)
v Ventilated (Ventilat)

6 Interfață cu utilizatorul (UI)

g Basic UI (UI de bază)
h Advanced UI (UI avansată)

7 + 8 Volum brut*

55 550 litres (550 litri)
65 650 litres (650 litri)
84 840 litres (840 litri)

9 Variantă ușă

0 Solid door (Ușă solidă)
1 Insulated glass door (Ușă din sticlă izolantă)

10 Număr de uși/compartimente

1 One (Unu)

*Consultați descrierea aparatului pentru volumul exact.



BRPSvh 6501

Avantaje la prima vedere



Componente de refrigerare ușor accesibile

Componentele de refrigerare sunt ușor accesibile în partea superioară a incintei mașinii, ceea ce mărește semnificativ capacitatea utilă a interiorului. Pentru o curățare comodă sau pentru eventuale lucrări de service, partea frontală este pur și simplu rabatată în sus. De la un unghi de deschidere de 45°, acesta poate fi complet desprins.

Încuietorie mecanică

Toate aparatele profesionale Liebherr destinate gastronomiei și patiseriei sunt echipate cu o încuietorie mecanică și cu două chei. În acest fel, puteți fi siguri că persoanele neautorizate nu vor avea acces la produsele depozitate.

Navigare intuitivă în meniu

Puteți verifica în mod confortabil starea aparatului pe panoul de control integrat în ușă. Navigarea în meniu este intuitivă și se realizează prin trei butoane tactile.



Adecvat pentru tăvile de copt Euronorm


Potrivirea perfectă: Tăvile de copt Euronorm pot fi poziționate perfect pe șinele robuste de raft în formă de L și apoi pot fi îndepărtate cu ușurință. Până la urmă, toate aparatele Liebherr destinate industriei de panificație au fost concepute special pentru utilizarea tăvilor de copt standard.

Interior și exterior din oțel inoxidabil

Recipientul interior ambutisat adânc, fabricat din oțel inoxidabil igienic, și panourile laterale din oțel inoxidabil fără sudură ale carcasei exterioare, cu strat de izolație, sunt, de asemenea, deosebit de ușor de curățat.

Izolație

Bun pentru mediu, eficiență și siguranța depozitării: izolația cu spumă de ciclopentan fără CFC minimizează orice pierdere de aer rece, reduce consumul de energie și vă permite să păstrați produsele depozitate în aparat pentru mai mult timp în cazul unei defecțiuni.



BRPSvh 6501 Perfection

Dezghețare la cald

Dezghețarea cu gaz fierbinte, controlată la cerere și eficientă din punct de vedere energetic, asigură o dezghețare rapidă și complet automată în aprox. 10 minute. Acest lucru reduce fluctuațiile de temperatură, iar bunurile sunt depozitate în condiții constante.

Condensator cu tuburi de sârmă

Condensatorul cu tuburi de sârmă cu filtru detașabil este perfect conceput pentru condițiile din brutării și cofetării. Cu o întreținere minimă, puterea de refrigerare este menținută timp de ani de zile.

Informare întrerupere alimentare electrică

Informațiile despre întrerupere de curent raportează când aparatul a fost temporar fără curent și care a fost temperatura maximă în acest timp. Acest lucru vă permite să evaluați mai bine potențiala pierdere de calitate.

Filtru praf de făină

Filtrul de praf de făină, ușor de curățat, protejează părțile funcționale de depunerile de făină și praf și mărește durata de serviciu a aparatelor (disponibil ca accesoriu).



Ușă cu închidere automată

Pentru a ușura încărcarea, descărcarea și curățarea, ușa aparatului rămâne deschisă începând cu un unghi de aproximativ 90° și se închide automat din motive de siguranță dacă unghiul este mai mic.

Bară de prindere integrată

Bara de prindere stabilă, integrată în ușă pentru operarea confortabilă și deschiderea plăcută și ușoară a ușii.

Garnitură înlocuibilă pentru ușă

Economisiți timp și bani: Garniturile de etanșare a ușilor de la Liebherr pot fi înlocuite fără probleme. Dacă o garnitură este deteriorată, o puteți înlocui personal fără să utilizați alte unelte.

Subpresiune supapă de egalizare a presiunii

La frigidere și congelatoare se produce la deschiderea ușii o subpresiune, care îngreunează deschiderea repetată. Supapa de egalizare a presiunii compensează rapid subpresiunea.

Calitate până la ultimul detaliu

Unitățile noastre de răcire pentru brutării și cofetării sunt proiectate cu precizie pentru a satisface cerințele speciale din brutăriile fierbinți. Acolo, ele asigură o siguranță maximă de depozitare datorită stabilității lor de temperatură. Tăvile de copt standardizate (60 cm × 40 cm sau 60 cm × 80 cm) pot fi introduse și scoase cu ușurință de pe șinele de rezemare stabile în formă de L. Elemente importante, cum ar fi filtrul de praf de făină ușor de curățat sau cele trei intervale de umiditate selectabile, fac din aceste aparate ingredientul principal pentru produse de panificație proaspete.



Bloc electronic cu funcție integrată de înregistrare a temperaturii

Blocul electronic tactil ușor de operat controlează funcția de dezghețare cu economie de energie în funcție de cererea reală. Prin interfața SmartMonitoring, aparatele pot fi conectate la un sistem de monitorizare extern bazat pe cloud. Înregistratorul de date integrat înregistrează și stochează temperaturile interioare minime și maxime pentru o documentație în conformitate cu HACCP. În cazul unor abateri de temperatură sau dacă există alte probleme, blocul electronic emite o alarmă optică și acustică și vă protejează astfel bunurile.




Iluminarea cu LED

Chiar și într-un mediu întunecat, iluminarea cu LED oferă o iluminare bună în interiorul aparatului. Datorită vederii optime, produsul dorit este imediat la îndemână, ceea ce înseamnă că ușa poate fi închisă din nou rapid și temperatura interioară rămâne stabilă. Acest lucru vă ajută să găsiți mai rapid ceea ce căutați – și, mai ales, să reduceți consumul de energie. Iluminarea cu LED încastrată facilitează curățarea ușoară.



Interfață WiFi/LAN integrată

Interfața WiFi/LAN vă permite să vă conectați cu ușurință aparatele la Liebherr SmartMonitoring sau la sistemele locale existente.



HumidityControl

Condițiile pentru climatul perfect pot fi create doar prin combinația corectă de temperatură și umiditate. HumidityControl vă permite să ajustați umiditatea în funcție de nevoile dumneavoastră. Pentru un climat optim de depozitare și pentru oportunitatea de a vă bucura de proapețime pentru un timp și mai îndelungat.



Garnituri detașabile

Nicio șansă pentru făină și praf: Garniturile pot fi îndepărtate și montate din nou cu ușurință și fără unelte. Acest lucru facilitează în mod deosebit curățarea garniturilor și a căptușelii interioare netede și previne adunarea în jurul îmbinărilor.



Manevrare confortabilă – dotare practică

Pentru o operare comodă, ușile rămân deschise la un unghi de deschidere de 90°. Acest lucru înseamnă că pot fi încărcate sau descărcate în mod convenabil cantități mai mari de bunuri. Sub 60°, ușile se închid automat cu ajutorul garniturii magnetice – acest lucru previne pierderea inutilă de frig. Pedala stabilă, disponibilă ca accesoriu, facilitează umplerea atunci când nu aveți mâna liberă. Recipientul interior din oțel crom-nichel ambutisat adânc este optim conceput pentru introducerea produselor de panificație. În funcție de dimensiunea aparatului, tăvile de copt de 60 cm × 40 cm sau 60 cm × 80 cm pot fi inserate în mod convenabil pe șinele de rezemare reglabile în formă de L.



Climate Class 5

Putere optimă de refrigerare – peste tot

Aparatele sunt concepute pentru temperaturi ambiante de +10 °C la +40 °C. Acest lucru le face ideale pentru a fi utilizate într-o brutărie fierbinte sau într-o filială – acestea oferă întotdeauna o putere optimă de refrigerare. Pentru a rezista cerințelor practice exigente cu multe cicluri de deschidere a ușilor, sistemul de refrigerare și componentele sunt adaptate în mod optim între ele.



Filtru praf de făină

Filtrul de praf de făină, ușor de curățat, protejează părțile funcționale de depunerile de făină și praf și mărește durata de serviciu a aparatelor (disponibil ca accesoriu).



BRPSvh 8401

Perfection

Volu brut / net	854 / 700 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	787 / 1017 / 2115
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	607 / 800 / 1504



Clasa de eficiență energetică ¹	A
Consum de energie în 365 de zile	371 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	5
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	M1
Temperatura ambiantă ²	+10 °C și +40 °C
Agent frigorific	R 290
Zgomot-putere sonoră	60 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată / Valoarea puterii în wați	4,0 A / 220 W
Emisie de căldură	350 kJ/h
Sistem de răcire / Proces de dezghețare	ventilat / automată
Interval de temperatură	-5 °C și +14 °C
Standard pentru domeniul panificației	600 × 800 mm (În lungime)
Material carcasă / culoare	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304) / inox
Material / culoare ușă	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304) / inox
Material recipient interior	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304)
Tip de comandă	Display color de 2,4", atingere și glisare
Afișajul temperaturii	exterior digital
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Iluminare interioară	Coloana luminoasă LED stânga
Tipul de conectare la rețea / Soluție de conectare la rețea	SmartModule / Integrat, detașabil
Interfață	WLAN/LAN
Rafturi reglabile	25
Material rafturi	Glisieră pentru tăvi din oțel crom-nichel, în formă de L (1.4301 / AISI 304)

Lățime / adâncime utilă a rafturilor în mm	600 / 789
Capacitate de încărcare raft	60 kg
Înălțime picioare reglabile	115-175 mm
Mâner	integrat pe toată înălțimea ușii
Tip de încuietorie	mecanic
Uși cu închidere automată	da
Opritor ușă	pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	162 / 148 kg
Disponibilă și cu role de ghidare	BRPSvh 8401 varianta 924

Accesorii	
Șină de rezemare în formă de L dreapta	7745106
Șină de rezemare în formă de L stânga	7745104
Role Ø 100 mm	9597828
Deschidere cu pedală de picior	9597617
Filtru praf de făină	9596984
Set Side-by-Side gri / alb	9597778 / -
SmartModule	



BRPvg 8401

Performance

Volu brut / net	854 / 700 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	787 / 1017 / 2115
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	607 / 800 / 1504



Clasa de eficiență energetică ¹	A
Consum de energie în 365 de zile	371 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	5
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	M1
Temperatura ambiantă ²	+10 °C și +40 °C
Agent frigorific	R 290
Zgomot-putere sonoră	60 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată / Valoarea puterii în wați	4,0 A / 220 W
Emisie de căldură	350 kJ/h
Sistem de răcire / Proces de dezghețare	ventilat / automată
Interval de temperatură	-5 °C și +14 °C
Standard pentru domeniul panificației	600 × 800 mm (În lungime)
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material / culoare ușă	oțel / alb
Material recipient interior	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304)
Tip de comandă	Display monocrom, butoane senzitive
Afișajul temperaturii	exterior digital
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Iluminare interioară	Iluminat de plafon cu LED
Tipul de conectare la rețea / Soluție de conectare la rețea	SmartModule / Remontabil
Interfață	WLAN/LAN (optional)
Rafturi reglabile	20
Material rafturi	Glisieră pentru tăvi din oțel crom-nichel, în formă de L (1.4301 / AISI 304)

Lățime / adâncime utilă a rafturilor în mm	600 / 789
Capacitate de încărcare raft	60 kg
Înălțime picioare reglabile	115-175 mm
Mâner	integrat pe toată înălțimea ușii
Tip de încuietorie	mecanic
Uși cu închidere automată	da
Opritor ușă	pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	159 / 145,1 kg

Accesorii	
Șină de rezemare în formă de L dreapta	7745106
Șină de rezemare în formă de L stânga	7745104
Role Ø 100 mm	9597828
Deschidere cu pedală de picior	9597617
Filtru praf de făină	9596984
Set Side-by-Side gri / alb	- / 9597677
SmartModule	6145269



BRPSvh 6501

Perfection

Volu brut / net	602 / 380 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	697 / 867 / 2115
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	407 / 650 / 1504



Clasa de eficiență energetică ¹	B
Consum de energie în 365 de zile	355 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	5
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	M1
Temperatura ambiantă ²	+10 °C și +40 °C
Agent frigorific	R 290
Zgomot-putere sonoră	60 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată / Valoarea puterii în wați	4,0 A / 220 W
Emisie de căldură	305 kJ/h
Sistem de răcire / Proces de dezghețare	ventilat / automată
Interval de temperatură	-5 °C și +14 °C
Standard pentru domeniul panificației	400 × 600 mm (În lungime)
Material carcasă / culoare	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304) / inox
Material / culoare ușă	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304) / inox
Material recipient interior	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304)
Tip de comandă	Display color de 2,4", atingere și glisare
Afișajul temperaturii	exterior digital
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Iluminare interioară	Coloana luminoasă LED stânga
Tipul de conectare la rețea / Soluție de conectare la rețea	SmartModule
Interfață	Integrat, detașabil
Rafturi reglabile	WLAN/LAN
Material rafturi	20
Material rafturi	Glisieră pentru tăvi din oțel crom-nichel, în formă de L (1.4301 / AISI 304)

Lățime / adâncime utilă a rafturilor în mm	400 / 639
Capacitate de încărcare raft	60 kg
Înălțime picioare reglabile	115-175 mm
Mâner	integrat pe toată înălțimea ușii
Tip de încuietorie	mecanic
Uși cu închidere automată	da
Opritor ușă	pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	144 / 127,3 kg

Accesorii	
Șină de rezemare în formă de L dreapta	7745102
Șină de rezemare în formă de L stânga	7745100
Role Ø 100 mm	9597828
Deschidere cu pedală de picior	9597617
Filtru praf de făină	9596984
Set Side-by-Side gri / alb	9597778 / -
SmartModule	



BRPvg 6501

Performance

Volu brut / net	602 / 380 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	697 / 867 / 2115
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	407 / 650 / 1504



Clasa de eficiență energetică ¹	B
Consum de energie în 365 de zile	355 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	5
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	M1
Temperatura ambiantă ²	+10 °C și +40 °C
Agent frigorific	R 290
Zgomot-putere sonoră	60 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată / Valoarea puterii în wați	4,0 A / 220 W
Emisie de căldură	305 kJ/h
Sistem de răcire / Proces de dezghețare	ventilat / automată
Interval de temperatură	-5 °C și +14 °C
Standard pentru domeniul panificației	400 × 600 mm (În lungime)
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material / culoare ușă	oțel / alb
Material recipient interior	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304)
Tip de comandă	Display monocrom, butoane senzitive
Afișajul temperaturii	exterior digital
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Iluminare interioară	Iluminat de plafon cu LED
Tipul de conectare la rețea / Soluție de conectare la rețea	SmartModule
Interfață	Remontabil
Rafturi reglabile	WLAN/LAN (optional)
Material rafturi	20
Material rafturi	Glisieră pentru tăvi din oțel crom-nichel, în formă de L (1.4301 / AISI 304)

Lățime / adâncime utilă a rafturilor în mm	400 / 639
Capacitate de încărcare raft	60 kg
Înălțime picioare reglabile	115-175 mm
Mâner	integrat pe toată înălțimea ușii
Tip de încuietorie	mecanic
Uși cu închidere automată	da
Opritor ușă	pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	143 / 128,1 kg

Accesorii	
Șină de rezemare în formă de L dreapta	7745102
Șină de rezemare în formă de L stânga	7745100
Role Ø 100 mm	9597828
Deschidere cu pedală de picior	9597617
Filtru praf de făină	9596984
Set Side-by-Side gri / alb	- / 9597677
SmartModule	6145269



BFPsvh 8401

Perfection

Volu brut / net	854 / 700 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	787 / 1017 / 2115
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	607 / 800 / 1504



Clasa de eficiență energetică ¹	A
Consum de energie în 365 de zile	1209 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	5
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	L1
Temperatura ambiantă ²	+10 °C și +40 °C
Agent frigorific	R 290
Zgomot-putere sonoră	60 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată / Valoarea puterii în wați	4,0 A / 610 W
Emisie de căldură	1110 kJ/h
Sistem de răcire / Proces de dezghețare	ventilat / automată
Interval de temperatură	-9 °C și -35 °C
Standard pentru domeniul panificației	600 × 800 mm (în lungime)
Material carcasă / culoare	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304) / inox
Material / culoare ușă	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304) / inox
Material recipient interior	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304)
Tip de comandă	Display color de 2,4", atingere și glisare
Afișajul temperaturii	exterior digital
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Iluminare interioară	Coloana luminoasă LED stânga
Tipul de conectare la rețea / Soluție de conectare la rețea	SmartModule / Integrat, detașabil
Interfață	WLAN/LAN
Rafturi reglabile	25
Material rafturi	Glisieră pentru tăvi din oțel crom-nichel, în formă de L (1.4301 / AISI 304)

Lățime / adâncime utilă a rafturilor în mm	600 / 789
Capacitate de încărcare raft	60 kg
Înălțime picioare reglabile	115-175 mm
Mâner	integrat pe toată înălțimea ușii
Tip de încuietorie	mecanic
Uși cu închidere automată	da
Opritor ușă	pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	165 / 158,6 kg
Disponibilă și cu role de ghidare	BFPsvh 8401 varianta 924

Accesorii	
Șină de rezemare în formă de L dreapta	7745106
Șină de rezemare în formă de L stânga	7745104
Role Ø 100 mm	9597828
Deschidere cu pedală de picior	9597617
Filtru praf de făină	9596984
Set Side-by-Side gri / alb	9597778 / -
SmartModule	



BFPvg 8401

Performance

Volu brut / net	854 / 700 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	787 / 1017 / 2115
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	607 / 800 / 1504



Clasa de eficiență energetică ¹	A
Consum de energie în 365 de zile	1209 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	5
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	L1
Temperatura ambiantă ²	+10 °C și +40 °C
Agent frigorific	R 290
Zgomot-putere sonoră	60 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată / Valoarea puterii în wați	4,0 A / 610 W
Emisie de căldură	1110 kJ/h
Sistem de răcire / Proces de dezghețare	ventilat / automată
Interval de temperatură	-9 °C și -35 °C
Standard pentru domeniul panificației	600 × 800 mm (în lungime)
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material / culoare ușă	oțel / alb
Material recipient interior	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304)
Tip de comandă	Display monocrom, butoane senzitive
Afișajul temperaturii	exterior digital
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Iluminare interioară	Iluminat de plafon cu LED
Tipul de conectare la rețea / Soluție de conectare la rețea	SmartModule / Remontabil
Interfață	WLAN/LAN (optional)
Rafturi reglabile	20
Material rafturi	Glisieră pentru tăvi din oțel crom-nichel, în formă de L (1.4301 / AISI 304)

Lățime / adâncime utilă a rafturilor în mm	600 / 789
Capacitate de încărcare raft	60 kg
Înălțime picioare reglabile	115-175 mm
Mâner	integrat pe toată înălțimea ușii
Tip de încuietorie	mecanic
Uși cu închidere automată	da
Opritor ușă	pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	156 / 150,9 kg

Accesorii	
Șină de rezemare în formă de L dreapta	7745106
Șină de rezemare în formă de L stânga	7745104
Role Ø 100 mm	9597828
Deschidere cu pedală de picior	9597617
Filtru praf de făină	9596984
Set Side-by-Side gri / alb	- / 9597677
SmartModule	6145269



BFPsvh 6501

Perfection

Volu brut / net	602 / 380 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	697 / 867 / 2115
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	407 / 650 / 1504



Clasa de eficiență energetică ¹	B
Consum de energie în 365 de zile	1150 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	5
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	L1
Temperatura ambiantă ²	+10 °C și +40 °C
Agent frigorific	R 290
Zgomot-putere sonoră	60 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată / Valoarea puterii în wați	4,0 A / 610 W
Emisie de căldură	975 kJ/h
Sistem de răcire / Proces de dezghețare	ventilat / automată
Interval de temperatură	-9 °C și -35 °C
Standard pentru domeniul panificației	400 × 600 mm (în lungime)
Material carcasă / culoare	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304) / inox
Material / culoare ușă	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304) / inox
Material recipient interior	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304)
Tip de comandă	Display color de 2,4", atingere și glisare
Afișajul temperaturii	exterior digital
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Iluminare interioară	Coloana luminoasă LED stânga
Tipul de conectare la rețea / Soluție de conectare la rețea	SmartModule
Interfață	Integrat, detașabil
Rafturi reglabile	WLAN/LAN
Material rafturi	20
	Glisieră pentru tăvi din oțel crom-nichel, în formă de L (1.4301 / AISI 304)

Lățime / adâncime utilă a rafturilor în mm	400 / 639
Capacitate de încărcare raft	60 kg
Înălțime picioare reglabile	115-175 mm
Mâner	integrat pe toată înălțimea ușii
Tip de încuietorie	mecanic
Uși cu închidere automată	da
Opritor ușă	pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	150 / 138,3 kg

Accesorii	
Șină de rezemare în formă de L dreapta	7745102
Șină de rezemare în formă de L stânga	7745100
Role Ø 100 mm	9597828
Deschidere cu pedală de picior	9597617
Filtru praf de făină	9596984
Set Side-by-Side gri / alb	9597778 / -
SmartModule	



BFPvg 6501

Performance

Volu brut / net	602 / 380 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	697 / 867 / 2115
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	407 / 650 / 1504



Clasa de eficiență energetică ¹	B
Consum de energie în 365 de zile	1150 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	5
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	L1
Temperatura ambiantă ²	+10 °C și +40 °C
Agent frigorific	R 290
Zgomot-putere sonoră	60 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată / Valoarea puterii în wați	4,0 A / 610 W
Emisie de căldură	975 kJ/h
Sistem de răcire / Proces de dezghețare	ventilat / automată
Interval de temperatură	-9 °C și -35 °C
Standard pentru domeniul panificației	400 × 600 mm (în lungime)
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material / culoare ușă	oțel / alb
Material recipient interior	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304)
Tip de comandă	Display monocrom, butoane senzitive
Afișajul temperaturii	exterior digital
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Iluminare interioară	Iluminat de plafon cu LED
Tipul de conectare la rețea / Soluție de conectare la rețea	SmartModule
Interfață	Remontabil
Rafturi reglabile	WLAN/LAN (optional)
Material rafturi	20
	Glisieră pentru tăvi din oțel crom-nichel, în formă de L (1.4301 / AISI 304)

Lățime / adâncime utilă a rafturilor în mm	400 / 639
Capacitate de încărcare raft	60 kg
Înălțime picioare reglabile	115-175 mm
Mâner	integrat pe toată înălțimea ușii
Tip de încuietorie	mecanic
Uși cu închidere automată	da
Opritor ușă	pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	150 / 137,6 kg

Accesorii	
Șină de rezemare în formă de L dreapta	7745102
Șină de rezemare în formă de L stânga	7745100
Role Ø 100 mm	9597828
Deschidere cu pedală de picior	9597617
Filtru praf de făină	9596984
Set Side-by-Side gri / alb	- / 9597677
SmartModule	6145269

Avantajele dintr-o privire

Informații clare despre aparat

Toate informațiile despre aparat, cum ar fi denumirea modelului sau numărul de serie și de service, pot fi citite de pe afișaj. Acest lucru vă economisește timp să căutați sau chiar să curățați interiorul pentru a găsi eticheta.

Iluminare de plafon LED

Chiar și într-un mediu întunecat, lampa LED de plafon oferă o bună iluminare a interiorului. Acest lucru nu numai că economisește timp în căutarea a ceea ce îți dorești, dar mai ales reduce costurile cu energia.

Interval de temperatură +1 °C/+15 °C

Aparatele Liebherr destinate industriei de panificație și de catering au un interval de temperatură deosebit de stabil de la +1 °C până la +15 °C, asigurând alimente proaspete și delicioase pentru un timp și mai îndelungat.



Ușă cu închidere automată

Pentru a facilita încărcarea, descărcarea și curățarea, ușa aparatului rămâne deschisă dacă este deschisă cu mai mult de 90°. Dacă unghiul de deschidere este mai mic de 90°, se închide automat.

Stabilitatea temperaturii în conformitate cu DIN EN 16825:2015

Răcire complet fiabilă, 365 de zile pe an: cu valori stabile între -1 °C și +5 °C sau între -15 °C și -18 °C, frigiderul și congelatorul Liebherr oferă o stabilitate ridicată a temperaturii în încăperi calde și umede, chiar și în cazul deschiderii frecvente a ușii.

Interior sigur pentru alimente

Toate materialele din aparatele Liebherr destinate industriei de panificație și de catering sunt sigure pentru alimente și adecvate pentru depozitarea alimentelor neambalate.

Informare întrerupere alimentare electrică

Informațiile despre întrerupere de curent raportează când aparatul a fost temporar fără curent și care a fost temperatura maximă în acest timp. Acest lucru vă permite să evaluați mai bine potențiala pierdere de calitate.

Balama interschimbabilă pentru ușă

Balama uşii este montată pe partea dreaptă, dar poate fi schimbată cu ușurință spre stânga fără piese suplimentare. Aceasta vă permite libertate maximă atunci când alegeți locația de instalare.



Încuietorie mecanică

Toate aparatele profesionale Liebherr destinate gastronomiei și patiseriei sunt echipate cu o încuietorie mecanică și cu două chei. În acest fel, puteți fi siguri că persoanele neautorizate nu vor avea acces la produsele depozitate.

Mâner ergonomic tip bară

Mânerul tip baghetă este conceput pentru utilizarea intensivă. Ergonomic, ușor de prins cu mâna stângă sau dreaptă și foarte ușor de curățat.

Garnitură înlocuibilă pentru ușă

Economisiți timp și bani: Garniturile de etanșare a ușilor de la Liebherr pot fi înlocuite fără probleme. Dacă o garnitură este deteriorată, o puteți înlocui personal fără să utilizați alte unelte.

Smart Frost

SmartFrost reduce semnificativ acumularea de gheață în interior și pe alimentele congelate. Dezghețarea este necesară mai rar, deoarece evaporatorul izolat cu spumă asigură o răcire uniformă și eficiență din punct de vedere energetic.



BRFvg 5511 Performance

Detaliile echipamentelor afișate depind de model; se aplica descrierea pentru modelul respectiv.




Adecvat pentru tăvile de copt Euronorm

Potrivirea perfectă: Tăvile de copt Euronorm pot fi poziționate perfect pe șinele robuste de raft în formă de L și apoi pot fi îndepărtate cu ușurință. Până la urmă, toate aparatele Liebherr destinate industriei de panificație au fost concepute special pentru utilizarea tăvilor de copt standard.



Liebherr UI & Connectivity Ready

Comoditate la îndemână: Puteți citi starea aparatului direct de pe panoul de comandă integrat în ușă, fără a fi nevoie să îl deschideți. Navigarea prin meniu este intuitivă și este controlată de trei butoane tactile. Interfața WiFi/LAN retrofitală conectează aparatele la sisteme externe.



HumidityControl

Condițiile pentru climatul perfect pot fi create doar prin combinația corectă de temperatură și umiditate. HumidityControl vă permite să ajustați umiditatea în funcție de nevoile dumneavoastră. Pentru un climat optim de depozitare și pentru oportunitatea de a vă bucura de prospețime pentru un timp și mai îndelungat.

Frigidere pentru tăvi pentru produse de panificație cu recipient interior din plastic



BRFvg 5511

Performance

Volu brut / net	533 / 360 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	747 / 769 / 1684
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	606 / 468 / 1371
Clasa de eficiență energetică ¹	D
Consum de energie în 365 de zile	881 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	4
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	M1
Temperatura ambiantă ²	+10 °C și +40 °C
Agent frigorific	R 600a
Zgomot-putere sonoră	49 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată / Valoarea puterii în wați	2,0 A / 250 W
Emisie de căldură	504 kJ/h
Sistem de răcire / Proces de dezghețare	ventilat / automată
Interval de temperatură	+1 °C și +15 °C
Standard pentru domeniul panificației	600 × 400 mm (Spațiu de introducere încrucișat)
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material / culoare ușă	Ușă din sticlă izolantă cu cadru din plastic / alb
Material recipient interior	polistiroil alimentar alb
Tip de comandă	Display monocrom, butoane senzitive
Afișajul temperaturii	exterior digital
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Iluminare interioară	Iluminat de plafon cu LED, activabil separat și cu reglaj de intensitate luminoasă
Tipul de conectare la rețea / Soluție de conectare la rețea	SmartModule / Remontabil
Interfață	WLAN/LAN (optional)
Material rafturi	Glisieră pentru tăvi din oțel crom-nichel, în formă de L (1.4301 / AISI 304)
Lățime / adâncime utilă a rafturilor în mm	600 / 468
Capacitate de încărcare raft	60 kg
Mâner	Mâner din aluminiu
Tip de încuietorie	mecanic
Uși cu închidere automată	da
Opritor ușă	pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	103 / 96,1 kg
Accesorii	
Șină de rezemare în formă de L dreapta	9006231
Șină de rezemare în formă de L stânga	9006229
Role Ø 80 mm	9086926
Role Ø 100 mm	9080023
Piciorușe reglabile, 90 - 120 mm	9080022
Piciorușe reglabile, 150 - 180 mm	9086924
Închideri speciale (până la 5 bucăți)	la cerere
Set Side-by-Side alb	9017739
SmartModule	6145269



BRFvg 5501

Performance

Volu brut / net	496 / 361 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	747 / 769 / 1684
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	606 / 468 / 1388
Clasa de eficiență energetică ¹	C
Consum de energie în 365 de zile	443 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	5
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	M1
Temperatura ambiantă ²	+10 °C și +40 °C
Agent frigorific	R 600a
Zgomot-putere sonoră	49 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată / Valoarea puterii în wați	2,0 A / 230 W
Emisie de căldură	196 kJ/h
Sistem de răcire / Proces de dezghețare	ventilat / automată
Interval de temperatură	+1 °C și +15 °C
Standard pentru domeniul panificației	600 × 400 mm (Spațiu de introducere încrucișat)
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material / culoare ușă	oțel / alb
Material recipient interior	polistiroil alimentar alb
Tip de comandă	Display monocrom, butoane senzitive
Afișajul temperaturii	exterior digital
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Iluminare interioară	
Tipul de conectare la rețea / Soluție de conectare la rețea	SmartModule / Remontabil
Interfață	WLAN/LAN (optional)
Material rafturi	Glisieră pentru tăvi din oțel crom-nichel, în formă de L (1.4301 / AISI 304)
Lățime / adâncime utilă a rafturilor în mm	600 / 468
Capacitate de încărcare raft	60 kg
Mâner	Mâner din aluminiu
Tip de încuietorie	mecanic
Uși cu închidere automată	da
Opritor ușă	pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	85,7 / 80,6 kg
Accesorii	
Șină de rezemare în formă de L dreapta	9006231
Șină de rezemare în formă de L stânga	9006229
Role Ø 80 mm	9086926
Role Ø 100 mm	9080023
Piciorușe reglabile, 90 - 120 mm	9080022
Piciorușe reglabile, 150 - 180 mm	9086924
Închideri speciale (până la 5 bucăți)	la cerere
Set Side-by-Side alb	9017739
SmartModule	6145269

Congelatoare pentru tăvi pentru produse de panificație cu recipient interior din plastic



BFFsg 5501

Performance

Volu brut / net	496 / 402 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	747 / 769 / 1683
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	606 / 468 / 1388
Consum de energie în 365 de zile	1241 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	7
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	L1
Temperatura ambiantă ²	+10 °C și +40 °C
Agent frigorific	R 290
Zgomot-putere sonoră	49 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată	2,0 A
Valoarea puterii în wați	260 W
Emisie de căldură	767 kJ/h
Sistem de răcire	static
Proces de dezghețare	manuală
Interval de temperatură	-9 °C și -26 °C
Standard pentru domeniul panificației	600 × 400 mm (Spațiu de introducere încrucișat)
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material / culoare ușă	oțel / alb
Material recipient interior	polistiroil alimentar alb
Tip de comandă	Display monocrom, butoane senzitive
Afișajul temperaturii	exterior digital
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Tipul de conectare la rețea	SmartModule
Soluție de conectare la rețea	Remontabil
Interfață	WLAN/LAN (optional)
Material rafturi	Glisieră pentru tăvi din oțel crom-nichel, în formă de L (1.4301 / AISI 304)
Lățime / adâncime utilă a rafturilor în mm	600 / 468
Capacitate de încărcare raft	60 kg
Mâner	Mâner din aluminiu
Tip de încuietorie	mecanic
Uși cu închidere automată	da
Opritor ușă	pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	93,8 / 88,7 kg
Accesorii	
Șină de rezemare în formă de L dreapta	9006231
Șină de rezemare în formă de L stânga	9006229
Role Ø 80 mm	9086926
Role Ø 100 mm	9080023
Piciorușe reglabile, 90 - 120 mm	9080022
Piciorușe reglabile, 150 - 180 mm	9086924
Închideri speciale (până la 5 bucăți)	la cerere
Set Side-by-Side alb	9017739
SmartModule	6145269



BFFsg 4001

Performance

Volu brut / net	337 / 248 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	597 / 654 / 1884
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	430 / 408 / 1588
Consum de energie în 365 de zile	1022 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	7
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	L1
Temperatura ambiantă ²	+10 °C și +40 °C
Agent frigorific	R 290
Zgomot-putere sonoră	49 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată	2,0 A
Valoarea puterii în wați	240 W
Emisie de căldură	630 kJ/h
Sistem de răcire	static
Proces de dezghețare	manuală
Interval de temperatură	-9 °C și -26 °C
Standard pentru domeniul panificației	600 × 400 mm (Spațiu de introducere încrucișat)
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material / culoare ușă	oțel / alb
Material recipient interior	polistiroil alimentar alb
Tip de comandă	Display monocrom, butoane senzitive
Afișajul temperaturii	exterior digital
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Tipul de conectare la rețea	SmartModule
Soluție de conectare la rețea	Remontabil
Interfață	WLAN/LAN (optional)
Material rafturi	grătar plastifiat
Lățime / adâncime utilă a rafturilor în mm	430 / 408
Capacitate de încărcare raft	45 kg
Mâner	Mâner din aluminiu
Tip de încuietorie	mecanic
Uși cu închidere automată	da
Opritor ușă	pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	78,9 / 73,7 kg
Accesorii	
Șină de rezemare în formă de L dreapta	9086926
Șină de rezemare în formă de L stânga	9080023
Role Ø 80 mm	9080022
Role Ø 100 mm	9086924
Piciorușe reglabile, 90 - 120 mm	la cerere
Piciorușe reglabile, 150 - 180 mm	9006786
Închideri speciale (până la 5 bucăți)	6145269

Frigidere și congelatoare pentru tăvi pentru produse de panificație cu refrigerare dinamică cu recipient interior din oțel inoxidabil



Șine de susținere în formă de L

Șinele de susținere suplimentare în formă de L sunt disponibile pentru utilizarea tăvilor de panificație standard (60 cm x 40 cm).



Role Ø 100 mm

Rolele stabile ușurează transportul și permit curățarea rapidă sub, precum și în spatele aparatului. În pachetul de livrare sunt incluse în total patru role împreună cu accesoriile de montaj. Două dintre role dispun de o frână de imobilizare.



Deschizător cu pedală pentru picior

Pedala pentru picior, disponibilă ca accesoriu, permite deschiderea ușoară a ușii atunci când ambele mâini sunt ocupate.



Filtru de praf de făină

Filtrul de praf de făină protejează componentele frigorifice de depunerile de praf, de exemplu de bucățile de aluat și garantează o utilizare aproape lipsită de întreținere. După instalare, covorașul filtrant metallic integrat poate fi îndepărtat și curățat fără scule. Se poate curăța în mașina de spălat vase la 50°C.



Set Side-by-Side

Setul Side-by-Side este ușor de asamblat și susține atât utilizarea practică, cât și o instalare atrăgătoare din punct de vedere vizual a două sau mai multe aparate unul lângă celălalt. În plus, Setul Side-by-Side previne condensarea și formarea de gheață între cele două aparate.



SmartModule

SmartModule conectează în rețea frigiderul și congelatorul cu Liebherr-SmartMonitoring și vă permite utilizarea funcțiilor digitale cuprinzătoare de control și de documentare. Suplimentar, pot fi integrate printr-un API local aparate într-un sistem de monitorizare existent în instalația locală de structură. Unitatea electronică mică cu LAN/WLAN integrat este pregătită de pornire imediat după montajul pe partea posterioară a aparatului.

Frigidere și congelatoare pentru tăvi pentru produse de panificație cu recipient interior din plastic



Șine de susținere în formă de L

Șinele de susținere suplimentare în formă de L sunt disponibile pentru utilizarea tăvilor de panificație standard (60 cm x 40 cm).



Role Ø 100 mm / Role Ø 80 mm

Rolele stabile (Ø 100 / 80 mm) ușurează transportul și permit curățarea rapidă sub, precum și în spatele aparatului. În pachetul de livrare sunt incluse în total patru role împreună cu accesoriile de montaj. Două dintre role dispun de o frână de imobilizare.



Picioare reglabile pe înălțime, 150 – 180 mm

Picioarele reglabile pe înălțime creează spațiul necesar pentru o curățare fără efort sub aparat. Cu o înălțime ajustabilă individual de 150 până la 180 mm acestea compensează perfect posibilele denivelări ale podelei.



Picioare reglabile pe înălțime, 90-120 mm

Picioarele reglabile pe înălțime creează spațiul necesar pentru o curățare fără efort sub aparat. Cu o înălțime ajustabilă individual de 90 până la 120 mm acestea compensează perfect posibilele denivelări ale podelei.



Set Side-by-Side

Cu ajutorul setului Side-by-Side, două aparate pot fi instalate alăturat. Cota distanței necesară dintre aparate este păstrată și îmbinată perfect prin intermediul plintei. Acest lucru asigură o instalare perfectă și evită posibila condensare sau scurgere a apei între aparate.



SmartModule

SmartModule conectează în rețea frigiderul și congelatorul cu Liebherr-SmartMonitoring și vă permite utilizarea funcțiilor digitale cuprinzătoare de control și de documentare. Suplimentar, pot fi integrate printr-un API local aparate într-un sistem de monitorizare existent în instalația locală de structură. Unitatea electronică mică cu LAN/WLAN integrat este pregătită de pornire imediat după montajul pe partea posterioară a aparatului.

La cerere

Sistem de închidere special

Pentru a proteja produsele depozitate împotriva accesului nedorit, sunt disponibile până la 5 sisteme de închidere speciale suplimentare ca accesorii pentru frigider și congelatoare. Acest lucru înseamnă că pot fi instalate încuietori diferite pe mai multe aparate, pentru a permite accesul la aparatul respectiv numai personalului responsabil de acesta.



Răcitoare de băuturi de la Liebherr – potoliți setea mai mult.

Băuturile răcoroase sunt întotdeauna la modă. De aceea, este cu atât mai important nu numai să le refrigerăm perfect, ci și să le punem în cea mai bună lumină. Răcitoarele de băuturi Liebherr sunt special concepute în acest scop. Fronturile mari din sticlă și lumina LED care umple încăperea pregătesc perfect scena pentru sticle și doze, deschizând apetitul pentru băuturi răcoritoare. Grătarele de susținere reglabile ușor și flexibil pe înălțime fac posibilă utilizarea fiecărui centimetru al aparatului.

Opțiunile individuale de branding și de echipare permit prezentarea mărcilor și a bunurilor într-un mod atrăgător. Eficiența energetică ridicată și durabilitatea extremă a aparatelor și a componentelor individuale ale acestora se amortizează pe termen lung în ceea ce privește costul total al proprietății. Un alt punct pozitiv în ceea ce privește durabilitatea: utilizarea de agenți frigorifici ecologici.

Creșteți renumele mărcii dumneavoastră.

Fie că este vorba de un aspect de marcă proiectat individual sau de dotări speciale: Aparatele de la Liebherr îndeplinesc aproape toate cerințele. Selecția largă de modele și o gamă versatilă de accesorii facilitează găsirea soluției ideale pentru fiecare scop de utilizare.

Tipărire directă digitală: Acesta este modul în care inspirați clienții cu marca dumneavoastră.

Posibilități diversificate: În cazul tipăririi directe digitale, mesajul sau motivul dvs. publicitar este imprimat, opțional, direct pe carcasă. Fie că este vorba de o prezentare foto-realistă a unui produs, de un motiv artistic sau de un logo de companie perfect pus în scenă – așa vă puneți cu pricepere compania sau mărcile în lumina reflectoarelor. De asemenea, producem cantități mici pentru dumneavoastră în mod individual. Utilizăm spațiul de culoare CMYK, standardul actual de producție pentru tipărirea digitală în patru culori.



Perete posterior închis

Datorită peretelui posterior închis, disponibil opțional (în funcție de variantă), aparatul este deosebit de potrivit pentru utilizarea independentă. La locul de instalare, acesta se integrează mai armonios în mediul înconjurător și vă oferă, de asemenea, opțiunea de a plasa mesaje publicitare pe întreaga suprafață a aparatului.

Prezentare 360°

Fie că este vorba de o reprezentare foto-realistă a produsului dumneavoastră, de un motiv artistic sau de un logo de companie perfect pus în scenă – datorită posibilităților de design la 360°, puteți comunica mesaje creative și eficiente pe întreaga suprafață a aparatului.

Avantajele într-o prezentare generală:

- perfecționarea optică a aparatelor prin strălucirea culorilor, rezoluție înaltă, profunzimea câmpului și reprezentare plastică
- design individual și flexibil cu mesaje publicitare eficiente
- creșteți renumele mărcii și stimulați vânzările
- branding 180°: Designul este tipărit direct pe suprafață, cu o potrivire precisă și peste muchiile aparatului
- ușor de curățat, rezistent la zgârieturi și la lumina UV
- se pot realiza cantități mici
- compus solid al branding-ului: Îndepărtarea accidentală sau deliberată este imposibilă
- pentru a proteja designul: Livrarea aparatului din fabrică cu folie

Personalizare și branding

De asemenea, puteți beneficia de experiența noastră de zeci de ani în producția de frigidere și congelatoare, sub forma unei game largi de opțiuni de personalizare și branding. La frigiderele noastre pentru băuturi, carcasa și izolația interioară pot fi adaptate, iar varianta ușii și a echipamentului pot fi configurate în funcție de nevoile dumneavoastră. În plus, datorită imprimării digitale, aparatele dumneavoastră pot fi adaptate design-ului corporate. Astfel, vitrina pentru băuturi Liebherr va deveni ambasadorul propriului dumneavoastră brand.

De la furnizor de băuturi răcoritoare la agent de publicitate

Fie că este vorba de o fotografie de înaltă rezoluție a produsului sau de un logo atractiv al companiei, vitrinele noastre pentru băuturi oferă oportunități remarcabile de promovare a mărcii pentru compania dumneavoastră. Procesele de imprimare inovatoare și manopera de înaltă calitate sunt garantate.



Aflați mai multe despre personalizarea frigiderului pentru băuturi aici.



Brandingul dumneavoastră în lumina potrivită



Design individual de culori

Proiectați-vă aparatul așa cum vă place! Posibilitățile excepționale de marcă cu tipărire digitală directă ne permit să echipăm aparatele în varianta clientului cu solicitări speciale. Putem satisface aproape orice cerință și orice scop de utilizare.



Branding pe ușa din sticlă

Ușa din sticlă poate fi personalizată cu autocolante individuale. Acestea sunt disponibile și sub formă de autocolante „nepermanente”, care pot fi îndepărtate cu ușurință în orice moment, fără a lăsa reziduuri. Alternativ, serigrafia oferă posibilitatea de a aplica motivul pe partea interioară a sticlei – între cele două panouri de sticlă. Acest lucru asigură nu doar durabilitate ridicată a imprimării, ci garantează și executarea de motive fin detaliate și de înaltă calitate pentru cantități mai mari.



Autocolant

Prin această tehnică foarte răspândită și, deocamdată, cea mai răspândită, subiectul dorit este aplicat pe un autocolant adecvat (de obicei, folie PVC), în funcție de numărul de bucăți și de motiv. Acesta este trasat cu precizie pe carcasa din spumă a lăzii sau a dulapului.

Aparate frigorifice



Premium/PremiumPlus



Seria Performance



Seria Perfection

Condiții ambiante

Stabilitatea temperaturii

Siguranța depozitării

Caracteristici

Consum de energie

Compliance

Premium/PremiumPlus

FKv/FKdv

CC2

EN 16902

+1 până la +15 °C / +2 până la +12°C

Clasa K4

Ușă cu închidere automată
(cu excepția FKv)

Încuietorie mecanică (cu excepția FKdv 4513)

Termometru analogic/termometru digital/
el. Sistem de comandă cu afișaj cu 7 segmente

Regulator analogic

Aparate cu ușă din sticlă: Iluminare LED

Mâner tip baghetă (cu excepția FKv)

SuperEfficient

EU directive 2019/2018 –
Aparat de refrigerare sticle

safety machinery directive – EN 60335

Seria Performance

MRFvc/MRFvd/MRFec/MRTve

Aparate cu ușă din spumă: CC3

Aparate cu ușă din sticlă: CC2

EN 16902

+2 până la +9 °C / +1 până la +15 °C

Clasa K4

Ușă cu închidere automată < 90°

Încuietorie mecanică
(cu excepția modelelor MRFec)

Termometru analogic/termometru digital

Regulator analogic
(Sistem de comandă electronic în MRTve)

Role/picioare de poziționare ca accesorii

Aparate cu ușă din sticlă: Iluminare LED

Aparate MRFvd cu ușă din spumă:
Iluminat de plafon cu LED

Mâner încastrat

SuperEfficient

EU directive 2019/2018 –
Aparat de refrigerare sticle

safety machinery directive – EN 60335

Seria Perfection

MRFvg

Aparate cu ușă din spumă: CC3

Aparate cu ușă din sticlă: CC2

EN 16902

-2 până la +15 °C

Clasa K4

Alarmer optice și acustice

Ușă cu închidere automată < 90°

Încuietorie electronică

Afișaj monocrom, butoane tactile

Sistem de comandă electronic

Sistem de management al energiei

Role/picioare de poziționare ca accesorii

Aparate cu ușă din sticlă:
cu două părți verticale Iluminare LEDAparate cu ușă din spumă:
Iluminat de plafon cu LED

Mâner încastrat

SuperEfficient

EU directive 2019/2018 –
Aparat de refrigerare sticle

safety machinery directive – EN 60335

Litere

Cifre

M R F v g

4 0 1 1

1 2 3 4 5

6 + 7 8 9

1 Segment de piață

M Merchandise

2 Temperatură

R Fridge (Frigider)

3 Design structural

F Freestanding/upright bottom mount compressor (Compresor independent/montat în partea inferioară)
 T Tabletop / Counter (Pe masă/blat)
 H Horizontal chest (Ladă orizontală)

4 Sistem de ventilație

s Static (Static)
 v Ventilated (Ventilat)
 e Ventilated, splash-proof (suitable for events) (Ventilat, rezistent la stropire – potrivit pentru evenimente)

5 Interfață cu utilizatorul (UI)

c Rotary control (Control rotativ)
 d Rotary control, exterior digital temperature display (Control rotativ, afișaj digital exterior al temperaturii)
 e TouchControl UI (UI TouchControl)
 g Basic UI (UI de bază)

6 + 7 Volum brut

15 150 litres (150 litri)
 28 280 litres (280 litri)
 35 350 litres (350 litri)
 40 400 litres (400 litri)
 55 550 litres (550 litri)

8 Variantă ușă

0 Solid door (Ușă solidă)
 1 Insulated glass door (Ușă din sticlă izolantă)
 5 Solid lid (without interior lighting) (Capac solid – fără iluminat interior)
 6 Glass lid (without interior lighting) (Capac din sticlă – fără iluminat interior)

9 Număr de uși/compartimente

1 One (Unu)
 2 Two (Doi)

*Consultați descrierea aparatului pentru volumul exact.



MRFvg 4011

Băuturi

Avantaje la prima vedere

Sistem de răcire dinamic

Sistemul de răcire dinamic (cu ventilator) răcește băuturile proaspăt depozitate la temperatura de agrement într-un timp foarte scurt și asigură o temperatură constantă în interior.

Recipiente interioare din plastic ambutisate adânc

Recipientul interior din plastic ambutisat adânc este inodor, foarte robust, durabil și oferă o igienă perfectă datorită razei de colț mari, ușor de curățat.

Carcasă din tablă din oțel vopsită în câmp electrostatic

Carcasa din tablă de oțel acoperită cu pulbere este proiectată fără goluri și, prin urmare, este extrem de robustă, rezistentă la impact și ușor de curățat. Pereții laterali supraînălțați pot fi personalizați și folosiți în scopuri de branding.

Conformitate RoHS și WEEE


Conformitate RoHS și WEEE prin utilizarea de materiale ecologice combinate cu o reciclabilitate optimă.

Agent frigorific fără HFC

Agentul frigorific natural și fără HFC R 600a este ecologic și foarte eficient din punct de vedere energetic în combinație cu compresoarele puternice.

Izolație de înaltă eficiență

Izolația cu proprietăți foarte bune reduce consumul de energie și asigură o temperatură constantă în compartimentul interior.



FKDv 4513 Premium

Sens de închidere a ușii reversibil

Opritorul ușii interschimbabil permite adaptarea la un loc de instalare.

Domeniu variabil de temperaturi

Domeniul de temperaturi variabil permite reglarea individuală a temperaturii.

Garnitură magnetică interschimbabilă

Ușile sunt executate cu o garnitură magnetică interschimbabilă simplă.

Funcție de oprire a ventilatorului

Atunci când ușa este deschisă, funcția de oprire automată a ventilatorului reduce la minimum fluxul de aer rece.



Mâner robust

Mânerul robust permite un acces rapid și asigură stabilitate și la deschiderile frecvente ale ușii.

Grătare de susținere stabile cu opritor împotriva extragerii

Grătarele de susținere stabile pot fi reglate simplu și permit o variabilitate ridicată a spațiului interior. Pentru o utilizare optimă, acesta poate fi adaptat în mod flexibil la recipiente sau sticle de diferite dimensiuni. Datorită opritorului împotriva extragerii din mijlocul grătarelor de susținere, bunurile dvs. sunt depozitate în siguranță – extragerea involuntară nu este posibilă. În plus, bara de consolidare de pe grătarul de susținere protejează bunurile și marchează zona de instalare.

Design și funcționalitate

Designul și funcționalitatea combinate cool: Designul HardLine cu margini laterale ușoare îndeplinește cele mai înalte cerințe în materie de eleganță.

Ușă din sticlă izolantă

Ușa de sticlă izolatoare oferă o vedere perfectă, asigură o eficiență energetică optimă și oferă o prezentare eficientă a produsului.

Calitate până la ultimul detaliu

Frigiderele cu display de la Liebherr oferă condiții ideale pentru o prezentare eficientă și de promovare a vânzărilor a bunurilor. De la display-ul cu LED-uri și iluminarea interioară cu LED-uri comutabile până la interiorul variabil, aceste aparate au multe opțiuni pentru a prezenta perfect produsele depozitate. Display-ul poate fi personalizat cu opțiuni atractive de branding. Grătarele reglabile pe înălțime permit adaptarea flexibilă la diferite dimensiuni ale sticlelor și recipientelor. Sistemul de răcire dinamic contribuie la o răcire rapidă – și, prin urmare, la o vânzare rapidă.



Display iluminat atractiv

Liebherr oferă oportunități atractive pentru a crește gradul de conștientizare a aparatelor, a produselor și a mărcii dumneavoastră. În funcție de necesar, câmpul display-ului poate fi adaptat în instalația locală de structură. Patru variante individuale ale display-ului vă ajută în acest sens:

Display-ul transparent LightGuide (FKDv 4523) instalat pe partea interioară a ușii este iluminat parțial. Acest lucru permite o bună vizualizare a bunurilor și, în același timp, atrage atenția asupra mărcii dumneavoastră.

Display-ul LightGuide (FKDv 4513) complet iluminat, montat pe partea exterioară a ușii, pune în mod eficient marca dvs. în prim-plan și atrage atenția. Pentru iluminare nu este necesară o alimentare electrică separată.



Autocolantul ușii amplasat pe partea interioară a ușii (FKDv 4503) este pus în scenă în mod impresionant de iluminatul de plafon.

Display-ul cu iluminare din spate cu LED-uri (FKDv 4203/4211/4213) atrage un nivel ridicat de atenție asupra mărcii dumneavoastră.

Consum de energie în 24 h

cu iluminare conectată



Cea mai bună eficiență energetică, costuri de operare reduse

Toate frigiderele cu display dispun de o iluminare inovatoare cu LED-uri. Datorită eficienței ridicate a iluminării cu LED-uri, consumul total de energie atunci când iluminatul este pornit este redus între 13 și 25 de procente în comparație cu modelele comparabile cu tuburi luminiscente. Costurile de operare scad semnificativ – iar prețul de achiziție mai mare al frigiderelelor cu display cu iluminare cu LED-uri se amortizează într-un timp foarte scurt.

Iluminare interioară cu LED

Iluminarea interioară cu LED-uri cu posibilitate separată de activare este eficientă din punct de vedere energetic și așază produsele în punctul central al prezentării. Variantele noastre în vedere de ansamblu:



Iluminarea longitudinală cu LED-uri pe ambele părți pregătește în mod optim scena pentru bunuri, oferind accente de lumină din două părți. Iluminarea interiorului subliniază caracterul exclusivist al bunurilor dumneavoastră (FKDv 4523).



Dotare specială ca variantă a clientului: Sistem de comandă EMS

Sistemul de comandă EMS standard de pe modelul FKDv 4523 (disponibil ca dotare opțională pentru alte frigidere cu display) este o tehnologie convenabilă pentru o mai mare eficiență energetică. În acest fel sistemul de comandă detectează ciclurile de deschidere a ușilor, la care tehnologia de refrigerare răspunde prin refrigerarea în funcție de cerere. În combinație cu stingerea luminii, acest lucru duce la economii semnificative de energie.



Iluminarea longitudinală cu LED-uri pe o parte permite o prezentare perfectă a produselor (FKDv 4211/4213/4503/4513).



Facing optimizat

Ușa supraînălțată din sticlă izolată permite o vedere bună în aparat și o prezentare optimă a bunurilor. În plus, volumul disponibil este semnificativ mai mare. Sticla specială asigură o izolație bună și contribuie la consumul redus de energie (FKDv 4503/4513/4523).



FKDv 4523
PremiumPlus

FKDv 4523 var. 875
PremiumPlus

FKDv 4513
Premium

FKDv 4503
Premium

FKDv 4213
Comfort

FKDv 4211
Comfort

FKDv 4203
Comfort

Volum brut / net	441 / 422 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	600 / 696 / 2027
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	456 / 516 / 1804
Clasa de eficiență energetică ¹	
Consum de energie în 365 de zile ²	687 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	CC2
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	K4
Temperatura ambientă ³	+10°C și +40°C
Agent frigorific	R 600a
Zgomot-putere sonoră	52 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată / Valoarea puterii în wați	1,5 A / 170 W
Emisie de căldură	742 kJ/h
Sistem de răcire / Proces de dezghețare	ventilat / automată
Interval de temperatură	+2°C și +12°C
Material carcasă / culoare	oțel / negru
Material / culoare ușă	Ușă din sticlă izolantă cu cadru din aluminiu / negru
Material recipient interior	polistiroil alimentar argintiu
Tip de comandă	Afișaj cu 7 segmente cu LED-uri cu taste
Afișajul temperaturii	interior digital
Iluminare interioară	Coloană luminoasă cu LED-uri pe ambele părți, activabilă separat
Rafturi reglabile / Material rafturi	6 / grătar plastifiat
Lățime / adâncime utilă a rafturilor în mm	450 / 430
Încărcare 0,5l PET / Facing 0,5l PET	304 / 7
Încărcare doză 0,33l / Facing doză 0,33l	608 / 7
Capacitate de încărcare raft	45 kg
Mâner	Aluminiu masiv
Tip de încuietore	mecanic
Uși cu închidere automată / Opritor ușă	da / pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	92,4 / 87,4 kg
Disponibilă și în negru	
Accesorii	
Grătar de susținere gri / negru / alb	7113221 / 7113235 / 7113308
Grătar de podea gri / negru / alb	7113243 / 7113239 / 7113312
Grătar din lemn / Raft perforat în gri	7114000 / 9029023
Șină scanner flexibilă pentru grătar de susținere	7435208
Tobogan extensibil pentru sticle	9007659
Tobogan fix pentru sticle	9007045
Etrier de protecție	7790671
Role pentru etrier de protecție	7790761
Încuietore / închidere specială	
Set Side-by-Side	9902462

Volum brut / net	441 / 422 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	600 / 696 / 2027
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	456 / 516 / 1804
Clasa de eficiență energetică ¹	
Consum de energie în 365 de zile ²	680 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	CC2
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	K4
Temperatura ambientă ³	+10°C și +40°C
Agent frigorific	R 600a
Zgomot-putere sonoră	52 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată / Valoarea puterii în wați	1,5 A / 170 W
Emisie de căldură	742 kJ/h
Sistem de răcire / Proces de dezghețare	ventilat / automată
Interval de temperatură	+2°C și +12°C
Material carcasă / culoare	oțel / negru
Material / culoare ușă	Ușă din sticlă izolantă cu cadru din aluminiu / negru
Material recipient interior	polistiroil alimentar argintiu
Tip de comandă	Regulator rotativ
Afișajul temperaturii	interior analogic
Iluminare interioară	Coloană luminoasă cu LED-uri pe ambele părți, activabilă separat
Rafturi reglabile / Material rafturi	6 / grătar plastifiat
Lățime / adâncime utilă a rafturilor în mm	450 / 430
Încărcare 0,5l PET / Facing 0,5l PET	304 / 7
Încărcare doză 0,33l / Facing doză 0,33l	608 / 7
Capacitate de încărcare raft	45 kg
Mâner	Aluminiu masiv
Tip de încuietore	mecanic
Uși cu închidere automată / Opritor ușă	da / pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	90,8 / 86,4 kg
Disponibilă și în negru	
Accesorii	
Grătar de susținere gri / negru / alb	7113221 / 7113235 / 7113308
Grătar de podea gri / negru / alb	7113243 / 7113239 / 7113312
Grătar din lemn / Raft perforat în gri	7114000 / 9029023
Șină scanner flexibilă pentru grătar de susținere	7435208
Tobogan extensibil pentru sticle	9007659
Tobogan fix pentru sticle	9007045
Etrier de protecție	7790671
Role pentru etrier de protecție	7790761
Încuietore / închidere specială	
Set Side-by-Side	9902462

Volum brut / net	441 / 422 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	600 / 696 / 2027
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	456 / 516 / 1804
Clasa de eficiență energetică ¹	
Consum de energie în 365 de zile ²	580 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	CC2
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	K4
Temperatura ambientă ³	+10°C și +40°C
Agent frigorific	R 600a
Zgomot-putere sonoră	52 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată / Valoarea puterii în wați	1,5 A / 170 W
Emisie de căldură	742 kJ/h
Sistem de răcire / Proces de dezghețare	ventilat / automată
Interval de temperatură	+2°C și +12°C
Material carcasă / culoare	oțel / gri
Material / culoare ușă	Ușă din sticlă izolantă cu cadru din aluminiu / gri
Material recipient interior	polistiroil alimentar alb
Tip de comandă	Regulator rotativ
Afișajul temperaturii	interior analogic
Iluminare interioară	Iluminat longitudinal cu LED dreapta, activabil separat
Rafturi reglabile / Material rafturi	6 / grătar plastifiat
Lățime / adâncime utilă a rafturilor în mm	450 / 430
Încărcare 0,5l PET / Facing 0,5l PET	304 / 7
Încărcare doză 0,33l / Facing doză 0,33l	608 / 7
Capacitate de încărcare raft	45 kg
Mâner	Aluminiu masiv
Tip de încuietore	mecanic remontabil
Uși cu închidere automată / Opritor ușă	da / pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	91,4 / 86,5 kg
Disponibilă și în negru	
Accesorii	
Grătar de susținere gri / negru / alb	7113221 / 7113235 / 7113308
Grătar de podea gri / negru / alb	7113243 / 7113239 / 7113312
Grătar din lemn / Raft perforat în gri	7114000 / 9029023
Șină scanner flexibilă pentru grătar de susținere	7435208
Tobogan extensibil pentru sticle	9007659
Tobogan fix pentru sticle	9007045
Etrier de protecție	7790671
Role pentru etrier de protecție	7790761
Încuietore / închidere specială	
Set Side-by-Side	9590067

Volum brut / net	441 / 422 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	600 / 694 / 2027
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	456 / 516 / 1804
Clasa de eficiență energetică ¹	
Consum de energie în 365 de zile ²	614 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	CC2
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	K4
Temperatura ambientă ³	+10°C și +40°C
Agent frigorific	R 600a
Zgomot-putere sonoră	52 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată / Valoarea puterii în wați	1,5 A / 170 W
Emisie de căldură	742 kJ/h
Sistem de răcire / Proces de dezghețare	ventilat / automată
Interval de temperatură	+2°C și +12°C
Material carcasă / culoare	oțel / gri
Material / culoare ușă	Ușă din sticlă izolantă cu cadru din aluminiu / gri
Material recipient interior	polistiroil alimentar alb
Tip de comandă	Regulator rotativ
Afișajul temperaturii	interior analogic
Iluminare interioară	Iluminare LED verticală și pazie iluminată
Rafturi reglabile / Material rafturi	6 / grătar plastifiat
Lățime / adâncime utilă a rafturilor în mm	450 / 440
Încărcare 0,5l PET / Facing 0,5l PET	304 / 7
Încărcare doză 0,33l / Facing doză 0,33l	608 / 7
Capacitate de încărcare raft	45 kg
Mâner	Aluminiu masiv
Tip de încuietore	mecanic
Uși cu închidere automată / Opritor ușă	da / pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	90,6 / 85,7 kg
Disponibilă și în negru	
Accesorii	
Grătar de susținere gri / negru / alb	7113221 / 7113235 / 7113308
Grătar de podea gri / negru / alb	7113243 / 7113239 / 7113312
Grătar din lemn / Raft perforat în gri	7114000 / 9029023
Șină scanner flexibilă pentru grătar de susținere	7435208
Tobogan extensibil pentru sticle	9007659
Tobogan fix pentru sticle	9007045
Etrier de protecție	7790671
Role pentru etrier de protecție	7790761
Încuietore / închidere specială	
Set Side-by-Side	

Volum brut / net	403 / 385 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	600 / 687 / 2010
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	456 / 516 / 1660
Clasa de eficiență energetică ¹	
Consum de energie în 365 de zile ²	547 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	CC2
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	K4
Temperatura ambientă ³	+10°C și +40°C
Agent frigorific	R 600a
Zgomot-putere sonoră	52 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată / Valoarea puterii în wați	1,5 A / 170 W
Emisie de căldură	634 kJ/h
Sistem de răcire / Proces de dezghețare	ventilat / automată
Interval de temperatură	+2°C și +12°C
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material / culoare ușă	Ușă din sticlă izolantă cu cadru din plastic / alb
Material recipient interior	polistiroil alimentar alb
Tip de comandă	Regulator rotativ
Afișajul temperaturii	interior analogic
Iluminare interioară	Iluminat longitudinal cu LED dreapta, activabil separat
Rafturi reglabile / Material rafturi	5 / grătar plastifiat
Lățime / adâncime utilă a rafturilor în mm	450 / 430
Încărcare 0,5l PET / Facing 0,5l PET	256 / 7
Încărcare doză 0,33l / Facing doză 0,33l	512 / 7
Capacitate de încărcare raft	45 kg
Mâner	ergonomic tip baghetă
Tip de încuietore	mecanic
Uși cu închidere automată / Opritor ușă	da / pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	83,4 / 78,9 kg
Disponibilă și în negru	
Accesorii	
Grătar de susținere gri / negru / alb	7113221 / 7113235 / 7113308
Grătar de podea gri / negru / alb	7113243 / 7113239 / 7113312
Grătar din lemn / Raft perforat în gri	7114000 / 9029023
Șină scanner flexibilă pentru grătar de susținere	7435208
Tobogan extensibil pentru sticle	9007659
Tobogan fix pentru sticle	9007045
Etrier de protecție	7790603
Role pentru etrier de protecție	7790761
Încuietore / închidere specială	la cerere
Set Side-by-Side	9902275

Volum brut / net	387 / 385 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	600 / 687 / 2010
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	456 / 516 / 1660
Clasa de eficiență energetică ¹	
Consum de energie în 365 de zile ²	472 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	CC2
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	K4
Temperatura ambientă ³	+10°C și +40°C
Agent frigorific	R 600a
Zgomot-putere sonoră	52 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată / Valoarea puterii în wați	1,5 A / 170 W
Emisie de căldură	488 kJ/h
Sistem de răcire / Proces de dezghețare	ventilat / automată
Interval de temperatură	+2°C și +12°C
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material / culoare ușă	oțel / alb
Material recipient interior	polistiroil alimentar alb
Tip de comandă	Regulator rotativ
Afișajul temperaturii	interior analogic
Iluminare interioară	Iluminat longitudinal cu LED dreapta, activabil separat
Rafturi reglabile / Material rafturi	5 / grătar plastifiat
Lățime / adâncime utilă a rafturilor în mm	450 / 430
Încărcare 0,5l PET / Facing 0,5l PET	256 / 7
Încărcare doză 0,33l / Facing doză 0,33l	512 / 7
Capacitate de încărcare raft	45 kg
Mâner	ergonomic tip baghetă
Tip de încuietore	mecanic
Uși cu închidere automată / Opritor ușă	da / pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	72,2 / 67,4 kg
Disponibilă și în negru	
Accesorii	
Grătar de susținere gri / negru / alb	7113221 / 7113235 / 7113308
Grătar de podea gri / negru / alb	7113243 / 7113239 / 7113312
Grătar din lemn / Raft perforat în gri	7114000 / 9029023
Șină scanner flexibilă pentru grătar de susținere	7435208
Tobogan extensibil pentru sticle	9007659
Tobogan fix pentru sticle	9007045
Etrier de protecție	7790603
Role pentru etrier de protecție	7790761
Încuietore / închidere specială	la cerere
Set Side-by-Side	9902275

Volum brut / net	403 / 385 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	600 / 687 / 2010
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	456 / 516 / 1660
Clasa de eficiență energetică ¹	
Consum de energie în 365 de zile ²	527 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	CC2
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	K4
Temperatura ambientă ³	+10°C și +40°C
Agent frigorific	R 600a
Zgomot-putere sonoră	52 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată / Valoarea puterii în wați	1,5 A / 170 W
Emisie de căldură	634 kJ/h
Sistem de răcire / Proces de dezghețare	ventilat / automată
Interval de temperatură	+2°C și +12°C
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material / culoare ușă	Ușă din sticlă izolantă cu cadru din plastic / alb
Material recipient interior	polistiroil alimentar alb
Tip de comandă	Regulator rotativ
Afișajul temperaturii	interior analogic
Iluminare interioară	Iluminat de plafon cu LED, activabil separat
Rafturi reglabile / Material rafturi	5 / grătar plastifiat
Lățime / adâncime utilă a rafturilor în mm	450 / 430
Încărcare 0,5l PET / Facing 0,5l PET	256 / 7
Încărcare doză 0,33l / Facing doză 0,33l	512 / 7
Capacitate de încărcare raft	45 kg
Mâner	ergonomic tip baghetă
Tip de încuietore	mecanic
Uși cu închidere automată / Opritor ușă	da / pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	87,2 / 78,7 kg
Disponibilă și în negru	
Accesorii	
Grătar de susținere gri / negru / alb	7113221 / 7113235 / 7113308
Grătar de podea gri / negru / alb	7113243 / 7113239 / 7113312
Grătar din lemn / Raft perforat în gri	7114000 / 9029023
Șină scanner flexibilă pentru grătar de susținere	7435208
Tobogan extensibil pentru sticle	9007659
Tobogan fix pentru sticle	9007045
Etrier de protecție	7790603
Role pentru etrier de protecție	7790761
Încuietore / închidere specială	la cerere
Set Side-by-Side	9902275

Avantaje la prima vedere



Comandă electronică

Sistemul de comandă electronic integrat în ușă oferă informații cu privire la temperatura interioară până la un grad. Citiți temperatura setată cu ușurință și cu exactitate, la grad, de pe afișajul digital al temperaturii – fără a schimba bateria.

Sistem de răcire dinamic

Sistemul de răcire dinamic cu ventilator răcește rapid bunurile și asigură o distribuție aproape constantă a temperaturii în interior.



Coloane de lumină LED

Coloanele de lumină LED montate lateral sunt reglabile și iluminează plăcut zonele superioare și inferioare ale interiorului.

Recipient interior fără sudură

Recipientul interior fără sudură, neted, cu o rază mare de colț, este deosebit de ușor de curățat. Acesta menține spațiul interior inodor.

Perete posterior închis


Datorită peretelui posterior opțional închis, aparatul poate fi utilizat și fără a fi încorporat – perfect pentru branding la 360°.

Design individual

Configurați carcasa individual conform dorințelor dumneavoastră. Aceasta este robustă, rezistentă la șocuri și ușor de curățat.

Picioare și roți

Picioarele și roțile se pot monta rapid în vederea transportării. În același timp, este posibilă curățarea podelei, sub aparat, în mod confortabil.



MRFvg 4011 Perfection

Agentul frigorific R 600a

Natural și eficient: Agentul frigorific R 600a este în combinație cu compresoarele foarte eficiente extrem de puternic și sustenabil, datorită potențialului redus de încălzire globală.

Încuietoare electronică

Încuietoarea electronică poate fi deschisă sau închisă prin telecomandă. Acest lucru funcționează concomitent și pentru mai multe aparate.

Opritor ușă

Datorită sensului de închidere al ușii reversibil, puteți umple sau goli în mod facil aparatul în orice loc.

Domeniu extins de temperaturi

Datorită unui domeniu extins de temperaturi între -2 °C și +15 °C, puteți ajusta temperatura optimă pentru fiecare băutură.

Eco-Mode

Cea mai bună eficiență energetică. Eco-Mode reduce semnificativ consumul de energie, menținând costurile de energie electrică la un nivel scăzut.

Mâner încastrat

Mânerul încastrat pe partea laterală a ușii face ca deschiderea și închiderea ușii să fie foarte convenabilă. Nimic nu iese în evidență. Un avantaj real în spații restrânse.

Grătare de susținere cu opritor împotriva extragerii

Grătarele de susținere sunt reglabile pe înălțime și extrem de rezistente. Pentru un plus de siguranță, opritorul împotriva extragerii previne extragerea accidentală.

Sticlă securizată cu o singură foaie

Ușile din sticlă securizată călită sunt foarte rezistente la spargere. Datorită profilurilor reduse de aluminiu ale cadrului, există o suprafață de prezentare foarte amplă.

Garniturile ușii atașabile

Economisiți timp și bani: Puteți înlocui garniturile etanșe conectabile pe cont propriu, în mod rapid și simplu. Nu aveți nevoie de scule sau de ajutorul unui tehnician.

Ușa se închide începând cu <90°

Ușa se închide începând cu <90° de la sine și împiedică pierderile de frig. Pentru a facilita aranjarea și evacuarea aparatului, ușa rămâne deschisă de la 90°.

Băuturile se vând mai bine atunci când nu au doar un gust bun, ci și un aspect plăcut. Cu designul său de înaltă calitate și iluminarea interioară elegantă cu LED-uri, noul răcitor de băuturi Liebherr trezește apetitul pentru băuturi răcoritoare. În același timp, inspiră prin tehnologia de refrigerare eficientă și ecologică, precum și prin costurile energetice reduse. Ușile din sticlă securizată călită cu o singură foaie oferă clienților dvs. cea mai bună vizibilitate a bunurilor și sunt, de asemenea, foarte rezistente la spargere. Grătarele de susținere reglabile pe înălțime vă plasează bunurile exact acolo unde clienții dvs. le pot vedea cel mai bine.




Umplere pe jumătate

Dacă umpleți aparatul doar pe jumătate, sistemul de răcire performant asigură răcirea băuturilor proaspăt depozitate de la temperatura ambiantă la temperatura setată în mai puțin de 16 ore.




Calitate până la ultimul detaliu



Siguranță de la distanță

Comandați sistemul de blocare electronic comod de la distanță. De exemplu, pentru a deschide un aparat de la casa de marcat și a-l bloca din nou în siguranță. Deoarece acesta funcționează și cu mai multe aparate în același timp, economisiți mult timp. În caz de urgență puteți deschide desigur orice ușă direct la nivelul aparatului.



Creștere vizibilă a vânzărilor

Băuturile înăuntru, lumina aprinsă: Două coloane de lumină verticale iluminează plăcut spațiul interior al aparatelor. În acest fel clienții dvs. au cea mai bună vizibilitate asupra bunurilor – și mai mult apetit pentru sortimentele dvs.



Conectat inteligent în rețea

Conectat cu siguranță maximă: Smart-Monitoring de la Liebherr documentează în permanență temperatura din aparatul dumneavoastră și vă avertizează cu privire la orice abatere. Soluția de monitorizare digitală este opțională și poate fi, de asemenea, montată ulterior pentru aparatele mai vechi.




Economisește resurse și bani

În Eco-Mode, consumul de curent scade, iar costurile sunt reduse. Temperatura crește în perioadele de neutilizare a aparatului, de exemplu pe timpul nopții. Se poate selecta între două trepte: În modul „Eco”, lumina din frigider rămâne aprinsă, iar în modul „EcoPlus” se stinge.



Confort la o simplă atingere

Puteți citi starea aparatului foarte ușor, fără să deschideți ușa, de pe interfața utilizatorului integrată în ușă. Ghidarea în meniu este intuitivă și se realizează prin trei butoane tactile. Prin intermediul interfeței LAN/WLAN opționale puteți conecta frigiderul și cu soluția dvs. SmartMonitoring.



Ușă cu închidere automată

O ușă a aparatului care facilitează procesele dumneavoastră de lucru și se închide automat până la un unghi de deschidere de 90°, pentru ca frigiderul sau congelatorul să nu rămână deschise în mod accidental. Astfel, temperatura interioară rămâne stabilă, iar calitatea bunurilor nu se modifică. Începând cu 90°, ușa rămâne deschisă și puteți introduce sau scoate obiecte din aparat în mod confortabil.

Frigidere cu refrigerare dinamică



MRFvg 4011
Perfection

Volu brut / net	400 / 286 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	597 / 654 / 1884
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	475 / 423 / 1659
Clasa de eficiență energetică ¹	
Consum de energie în 365 de zile ²	433 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	CC2
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	K4
Temperatura ambiantă ³	+10 °C și +40 °C
Agent frigorific	R 600a
Zgomot-putere sonoră	50 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată / Valoarea puterii în wați	2,0 A / 160 W
Emisie de căldură	346 kJ/h
Sistem de răcire / Proces de dezghețare	ventilat / automată
Interval de temperatură	-2 °C și +15 °C
Material carcasă / culoare	oțel / negru
Material / culoare ușă	Ușă din sticlă izolanță cu cadru din aluminiu / negru
Material recipient interior	polistiroil alimentar argintiu
Tip de comandă / Afișajul temperaturii	Display monocrom, butoane senzitive / exterior digital
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Iluminare interioară	Coloană luminoasă cu LED-uri pe ambele părți, activabilă și reglabilă separat
Tipul de conectare la rețea / Soluție de conectare la rețea	SmartModule / Remontabil
Interfață	WLAN/LAN (optional)
Rafturi reglabile / Material rafturi	5 / grătar plastifiat
Lățime / adâncime utilă a rafturilor în mm	470 / 423
Încărcare 0,5l PET / Facing 0,5l PET	253 / 7
Încărcare doză 0,33l / Facing doză 0,33l	506 / 7
Capacitate de încărcare raft	45 kg
Mâner / Tip de încuietorie	Adâncitură mâner / electronic, cu telecomandă
Uși cu închidere automată / Opritor ușă	da / pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	85,8 / 81,6 kg
Disponibilă și ca	MRFvg 4011 varianta 003 Half Reload

Accesorii	
Grătar de susținere gri / negru / alb	7113221 / 7113235 / 7113308
Grătar de podea gri / negru / alb	7113243 / 7113239 / 7113312
Tobogan extensibil / fix pentru sticle	9007659 / 9007045
Șină scanner flexibilă pentru grătar de susținere	7435208
Grătar din lemn / Raft perforat în gri	7114000 / 9029023
SmartModule	6145269
Intrare digitală pentru încuietoria electronică	9086958
Telecomandă	6123395
Set de postechipare role / Set de postechipare piciorușe reglabile	
Etrier de protecție / Role pentru etrier de protecție	7790512 / 7790761
Set Side-by-Side gri / negru / alb	9006973 / 9017744 / 9006786



MRFvg 3511
Perfection

Volu brut / net	347 / 250 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	597 / 654 / 1684
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	475 / 423 / 1459
Clasa de eficiență energetică ¹	
Consum de energie în 365 de zile ²	390 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	CC2
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	K4
Temperatura ambiantă ³	+10 °C și +40 °C
Agent frigorific	R 600a
Zgomot-putere sonoră	50 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată / Valoarea puterii în wați	2,0 A / 160 W
Emisie de căldură	323 kJ/h
Sistem de răcire / Proces de dezghețare	ventilat / automată
Interval de temperatură	-2 °C și +15 °C
Material carcasă / culoare	oțel / negru
Material / culoare ușă	Ușă din sticlă izolanță cu cadru din aluminiu / negru
Material recipient interior	polistiroil alimentar argintiu
Tip de comandă / Afișajul temperaturii	Display monocrom, butoane senzitive / exterior digital
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Iluminare interioară	Coloană luminoasă cu LED-uri pe ambele părți, activabilă și reglabilă separat
Tipul de conectare la rețea / Soluție de conectare la rețea	SmartModule / Remontabil
Interfață	WLAN/LAN (optional)
Rafturi reglabile / Material rafturi	4 / grătar plastifiat
Lățime / adâncime utilă a rafturilor în mm	470 / 423
Încărcare 0,5l PET / Facing 0,5l PET	207 / 7
Încărcare doză 0,33l / Facing doză 0,33l	414 / 7
Capacitate de încărcare raft	45 kg
Mâner / Tip de încuietorie	Adâncitură mâner / electronic, cu telecomandă
Uși cu închidere automată / Opritor ușă	da / pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	77,5 / 74,2 kg
Disponibilă și ca	MRFvg 3511 varianta 003 Half Reload

Accesorii	
Grătar de susținere gri / negru / alb	7113221 / 7113235 / 7113308
Grătar de podea gri / negru / alb	7113243 / 7113239 / 7113312
Tobogan extensibil / fix pentru sticle	9007659 / 9007045
Șină scanner flexibilă pentru grătar de susținere	7435208
Grătar din lemn / Raft perforat în gri	7114000 / 9029023
SmartModule	6145269
Intrare digitală pentru încuietoria electronică	9086958
Telecomandă	6123395
Set de postechipare role / Set de postechipare piciorușe reglabile	9086926 / 9086924
Etrier de protecție / Role pentru etrier de protecție	7790505 / 7790761
Set Side-by-Side gri / negru / alb	9017742 / 9017743 / 9017739

Frigidere cu refrigerare dinamică



MRFvg 4001
Perfection

Volu brut / net	377 / 286 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	597 / 654 / 1884
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	475 / 423 / 1659
Clasa de eficiență energetică ¹	
Consum de energie în 365 de zile ²	374 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	CC3
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	K4
Temperatura ambiantă ³	+10 °C și +40 °C
Agent frigorific	R 600a
Zgomot-putere sonoră	50 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată / Valoarea puterii în wați	2,0 A / 160 W
Emisie de căldură	346 kJ/h
Sistem de răcire / Proces de dezghețare	ventilat / automată
Interval de temperatură	-2 °C și +15 °C
Material carcasă / culoare	oțel / negru
Material / culoare ușă	oțel / negru
Material recipient interior	polistiroil alimentar argintiu
Tip de comandă / Afișajul temperaturii	Display monocrom, butoane senzitive / exterior digital
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Iluminare interioară	Iluminat de plafon cu LED, activabil separat și cu reglaj de intensitate luminoasă
Tipul de conectare la rețea / Soluție de conectare la rețea	SmartModule / Remontabil
Interfață	WLAN/LAN (optional)
Rafturi reglabile / Material rafturi	5 / grătar plastifiat
Lățime / adâncime utilă a rafturilor în mm	470 / 423
Încărcare 0,5l PET / Facing 0,5l PET	253 / 7
Încărcare doză 0,33l / Facing doză 0,33l	506 / 7
Capacitate de încărcare raft	45 kg
Mâner / Tip de încuietorie	Adâncitură mâner / electronic, cu telecomandă
Uși cu închidere automată / Opritor ușă	da / pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	68,6 / 64,2 kg

Accesorii	
Grătar de susținere gri / negru / alb	7113221 / 7113235 / 7113308
Grătar de podea gri / negru / alb	7113243 / 7113239 / 7113312
Tobogan extensibil / fix pentru sticle	9007659 / 9007045
Șină scanner flexibilă pentru grătar de susținere	7435208
Grătar din lemn / Raft perforat în gri	7114000 / 9029023
SmartModule	6145269
Intrare digitală pentru încuietoria electronică	9086958
Telecomandă	6123395
Set de postechipare role	9086926
Set de postechipare piciorușe reglabile	9086924
Etrier de protecție / Role pentru etrier de protecție	7790512 / 7790761
Set Side-by-Side gri / negru / alb	9006973 / 9017744 / 9006786



MRFvg 3501
Perfection

Volu brut / net	327 / 250 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	597 / 654 / 1684
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	475 / 423 / 1459
Clasa de eficiență energetică ¹	
Consum de energie în 365 de zile ²	352 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	CC3
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	K4
Temperatura ambiantă ³	+10 °C și +40 °C
Agent frigorific	R 600a
Zgomot-putere sonoră	50 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată / Valoarea puterii în wați	2,0 A / 160 W
Emisie de căldură	323 kJ/h
Sistem de răcire / Proces de dezghețare	ventilat / automată
Interval de temperatură	-2 °C și +15 °C
Material carcasă / culoare	oțel / negru
Material / culoare ușă	oțel / negru
Material recipient interior	polistiroil alimentar argintiu
Tip de comandă / Afișajul temperaturii	Display monocrom, butoane senzitive / exterior digital
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Iluminare interioară	Iluminat de plafon cu LED, activabil separat și cu reglaj de intensitate luminoasă
Tipul de conectare la rețea / Soluție de conectare la rețea	SmartModule / Remontabil
Interfață	WLAN/LAN (optional)
Rafturi reglabile / Material rafturi	4 / grătar plastifiat
Lățime / adâncime utilă a rafturilor în mm	470 / 423
Încărcare 0,5l PET / Facing 0,5l PET	207 / 7
Încărcare doză 0,33l / Facing doză 0,33l	414 / 7
Capacitate de încărcare raft	45 kg
Mâner / Tip de încuietorie	Adâncitură mâner / electronic, cu telecomandă
Uși cu închidere automată / Opritor ușă	da / pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	62,9 / 58,8 kg

Accesorii	
Grătar de susținere gri / negru / alb	7113221 / 7113235 / 7113308
Grătar de podea gri / negru / alb	7113243 / 7113239 / 7113312
Tobogan extensibil / fix pentru sticle	9007659 / 9007045
Șină scanner flexibilă pentru grătar de susținere	7435208
Grătar din lemn / Raft perforat în gri	7114000 / 9029023
SmartModule	6145269
Intrare digitală pentru încuietoria electronică	9086958
Telecomandă	6123395
Set de postechipare role / Set de postechipare piciorușe reglabile	9086926
Etrier de protecție / Role pentru etrier de protecție	9086924
Set Side-by-Side gri / negru / alb	7790505 / 7790761
Set Side-by-Side gri / negru / alb	9017742 / 9017743 / 9017739

¹ Conform regulamentului UE 2019/2018.
² Măsurat conform EN 16902: 2016.
³ Indică temperatura ambiantă la care dispozitivul poate funcționa în siguranță.

Calitate până la ultimul detaliu



Standardele noastre înalte de calitate se aplică chiar și la cele mai mici detalii. În timpul producției noilor noastre răcitoare comerciale, ne uităm foarte atent la toate componentele. Iar acest lucru este benefic pentru dumneavoastră în manipularea zilnică a aparatelor. În plus față de sistemul de răcire optimizat, iluminarea îmbunătățită, grătarele stabile sau suprafața de sticlă mărită din ușă asigură o refrigerare eficientă din punct de vedere energetic, durabilitate, manipulare ergonomică și o bună prezentare a produselor dumneavoastră.



Prezentarea bunurilor

Prezentare perfectă: Acum aveți o vizibilitate mai bună asupra băuturilor răcoritoare, deoarece, datorită suprafeței de sticlă mărită din designul ușii, produsele sunt prezentate într-un mod atrăgător pentru clienți. Iar în combinație cu tehnologia de iluminare cu LED-uri cu consum redus de energie, interiorul este iluminat în mod optim și devine astfel scena perfectă pentru sticle și recipiente. Asta vă face să le luați rapid.



Sistem de răcire dinamic

Eficient. Sistemul de răcire dinamic cu ventilator răcește rapid bunurile depozitate proaspăt și asigură totodată o distribuție aproape constantă a temperaturii în interior. Atunci când ușa este deschisă, funcția de oprire automată a ventilatorului reduce la minimum fluxul de aer rece și ajută astfel la economisirea energetică.



Sistemul de iluminare

Vizibil: Prin noul sistem de iluminare cu plafonieră cu LED-uri economică energetic sau coloană luminoasă cu LED-uri verticală (opțional și două coloane luminoase la stânga și dreapta) este iluminat cel mai bine spațiul interior, astfel încât bunurile dumneavoastră să fie prezentate în cea mai bună lumină posibilă.



Ergonomie

Destul de practic: Ușile pot fi deschise foarte ușor prin intermediul mânerului ergonomic încastrat. Cu ajutorul rafturilor reglabile pe înălțime, puteți ajusta cu ușurință interiorul – în funcție de dimensiunea sticlelor sau a recipientelor. Acest lucru îi invită pe clienți să ia rapid bunurile și promovează vânzările. Pentru o manevrare ergonomică, ușa are, de asemenea, un mecanism de autoînchidere care sprijină funcționarea eficientă din punct de vedere energetic.



Grătare de susținere îmbunătățite

Grătarele necorozive din oțel cu strat de acoperire garantează o fixare sigură, o circulație permanentă a aerului și, astfel, o bună stabilitate a temperaturii. Un opritor împotriva extragerii previne alunecările accidentale.



Ușă cu închidere automată/ mâner încastrat/sticlă securizată

Pentru a ușura încărcarea, descărcarea și curățarea, ușa aparatului rămâne deschisă începând cu un unghi de aproximativ 90° și se închide automat din motive de siguranță dacă unghiul este mai mic. Mânerul tip pârghie cu design ergonomic ajută la deschiderea ușoară a ușii. Mecanismul integrat reduce vibrațiile și garantează faptul că până și produsele mici sunt în siguranță la deschidere. Sticla securizată cu o singură foaie, călită și incasabilă, asigură siguranță și stabilitate.



MRFvd 5511
Performance

MRFvd 4011
Performance

MRFvd 4011 var. 744
Performance

MRFvd 4011 var. 154
Performance

MRFvd 3511
Performance

MRFvd 3511 var. 744
Performance

Volu brut / net	569 / 432 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	747 / 769 / 1684
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	625 / 536 / 1459
Clasa de eficiență energetică¹	
Consum de energie în 365 de zile²	535 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	CC2
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	K4
Temperatura ambiantă³	+10°C și +40°C
Agent frigorific	R 600a
Zgomot-putere sonoră	50 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată / Valoarea puterii în wați	2,0 A / 170 W
Sistem de răcire / Proces de dezghețare	ventilat / automată
Interval de temperatură	+1°C și +15°C
Material carcasă / culoare	oțel / gri
Material / culoare uşă	Uşă din sticlă izolantă cu cadru din aluminiu / argintiu
Material recipient interior	polistiroil alimentar alb
Tip de comandă	Regulator rotativ cu termometru digital
Afişajul temperaturii	exterior digital
Iluminare interioară	Coloana luminoasă LED stânga, activabilă separat
Rafturi reglabile / Material rafturi	4 / grătar plastifiat
Lățime / adâncime utilă a rafturilor în mm	620 / 536
Încărcare 0,5l PET / Facing 0,5l PET	354 / 9
Încărcare doză 0,33l / Facing doză 0,33l	708 / 9
Capacitate de încărcare raft	60 kg
Mâner	Adâncitură mâner
Tip de încuietore	mecanic
Uși cu închidere automată / Opritor uşă	da / pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	97,3 / 92,8 kg
Disponibilă și ca	
Accesorii	
Grătar de susținere gri / negru / alb	7113278 / 7113236 / 7113310
Grătar de podea gri / negru / alb	7113280 / 7113240 / 7113314
Tobogan extensibil / fix pentru sticle	
Șină scanner flexibilă pentru grătar de susținere	7435210
Grătar din lemn	
Raft perforat în gri	
Set de postechipare role / Set de postechipare piciorușe reglabile	9086926 / 9086924
Etrier de protecție	7790513
Role pentru etrier de protecție	7790761
Închideri speciale	la cerere
Set Side-by-Side gri / negru / alb	9017742 / - / -

Volu brut / net	400 / 286 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	597 / 654 / 1884
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	475 / 423 / 1659
Clasa de eficiență energetică¹	
Consum de energie în 365 de zile²	566 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	CC2
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	K4
Temperatura ambiantă³	+10°C și +40°C
Agent frigorific	R 600a
Zgomot-putere sonoră	50 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată / Valoarea puterii în wați	2,0 A / 160 W
Sistem de răcire / Proces de dezghețare	ventilat / automată
Interval de temperatură	+1°C și +15°C
Material carcasă / culoare	oțel / gri
Material / culoare uşă	Uşă din sticlă izolantă cu cadru din aluminiu / argintiu
Material recipient interior	polistiroil alimentar alb
Tip de comandă	Regulator rotativ cu termometru digital
Afişajul temperaturii	exterior digital
Iluminare interioară	Coloana luminoasă LED stânga, activabilă separat
Rafturi reglabile / Material rafturi	5 / grătar plastifiat
Lățime / adâncime utilă a rafturilor în mm	470 / 423
Încărcare 0,5l PET / Facing 0,5l PET	253 / 7
Încărcare doză 0,33l / Facing doză 0,33l	506 / 7
Capacitate de încărcare raft	45 kg
Mâner	Adâncitură mâner
Tip de încuietore	mecanic
Uși cu închidere automată / Opritor uşă	da / pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	83,9 / 79,1 kg
Disponibilă și ca	MRFvd 4011 varianta 003 Half Reload
Accesorii	
Grătar de susținere gri / negru / alb	7113221 / 7113235 / 7113308
Grătar de podea gri / negru / alb	7113243 / 7113239 / 7113312
Tobogan extensibil / fix pentru sticle	9007659 / 9007045
Șină scanner flexibilă pentru grătar de susținere	7435208
Grătar din lemn	7114000
Raft perforat în gri	9029023
Set de postechipare role / Set de postechipare piciorușe reglabile	
Etrier de protecție	7790512
Role pentru etrier de protecție	7790761
Închideri speciale	la cerere
Set Side-by-Side gri / negru / alb	9006973 / - / -

Volu brut / net	400 / 286 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	597 / 654 / 1884
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	475 / 423 / 1659
Clasa de eficiență energetică¹	
Consum de energie în 365 de zile²	566 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	CC2
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	K4
Temperatura ambiantă³	+10°C și +40°C
Agent frigorific	R 600a
Zgomot-putere sonoră	50 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată / Valoarea puterii în wați	2,0 A / 160 W
Sistem de răcire / Proces de dezghețare	ventilat / automată
Interval de temperatură	+1°C și +15°C
Material carcasă / culoare	oțel / negru
Material / culoare uşă	Uşă din sticlă izolantă cu cadru din aluminiu / negru
Material recipient interior	polistiroil alimentar argintiu
Tip de comandă	Regulator rotativ cu termometru digital
Afişajul temperaturii	exterior digital
Iluminare interioară	Coloana luminoasă LED stânga, activabilă separat
Rafturi reglabile / Material rafturi	5 / grătar plastifiat
Lățime / adâncime utilă a rafturilor în mm	470 / 423
Încărcare 0,5l PET / Facing 0,5l PET	253 / 7
Încărcare doză 0,33l / Facing doză 0,33l	506 / 7
Capacitate de încărcare raft	45 kg
Mâner	Adâncitură mâner
Tip de încuietore	mecanic
Uși cu închidere automată / Opritor uşă	da / pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	84,4 / 79,5 kg
Disponibilă și ca	
Accesorii	
Grătar de susținere gri / negru / alb	7113221 / 7113235 / 7113308
Grătar de podea gri / negru / alb	7113243 / 7113239 / 7113312
Tobogan extensibil / fix pentru sticle	9007659 / 9007045
Șină scanner flexibilă pentru grătar de susținere	7435208
Grătar din lemn	7114000
Raft perforat în gri	9029023
Set de postechipare role / Set de postechipare piciorușe reglabile	
Etrier de protecție	7790512
Role pentru etrier de protecție	7790761
Închideri speciale	la cerere
Set Side-by-Side gri / negru / alb	- / 9017744 / -

Volu brut / net	400 / 286 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	597 / 654 / 1884
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	475 / 423 / 1659
Clasa de eficiență energetică¹	
Consum de energie în 365 de zile²	566 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	CC2
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	K4
Temperatura ambiantă³	+10°C și +40°C
Agent frigorific	R 600a
Zgomot-putere sonoră	50 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată / Valoarea puterii în wați	2,0 A / 160 W
Sistem de răcire / Proces de dezghețare	ventilat / automată
Interval de temperatură	+1°C și +15°C
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material / culoare uşă	Uşă din sticlă izolantă cu cadru din aluminiu / alb
Material recipient interior	polistiroil alimentar alb
Tip de comandă	Regulator rotativ cu termometru digital
Afişajul temperaturii	exterior digital
Iluminare interioară	Coloana luminoasă LED stânga, activabilă separat
Rafturi reglabile / Material rafturi	5 / grătar plastifiat
Lățime / adâncime utilă a rafturilor în mm	470 / 423
Încărcare 0,5l PET / Facing 0,5l PET	253 / 7
Încărcare doză 0,33l / Facing doză 0,33l	506 / 7
Capacitate de încărcare raft	45 kg
Mâner	Adâncitură mâner
Tip de încuietore	mecanic
Uși cu închidere automată / Opritor uşă	da / pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	83,8 / 79,4 kg
Disponibilă și ca	
Accesorii	
Grătar de susținere gri / negru / alb	7113221 / 7113235 / 7113308
Grătar de podea gri / negru / alb	7113243 / 7113239 / 7113312
Tobogan extensibil / fix pentru sticle	9007659 / 9007045
Șină scanner flexibilă pentru grătar de susținere	7435208
Grătar din lemn	7114000
Raft perforat în gri	9029023
Set de postechipare role / Set de postechipare piciorușe reglabile	
Etrier de protecție	7790512
Role pentru etrier de protecție	7790761
Închideri speciale	la cerere
Set Side-by-Side gri / negru / alb	- / - / 9006786

Volu brut / net	347 / 250 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	597 / 654 / 1684
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	475 / 423 / 1459
Clasa de eficiență energetică¹	
Consum de energie în 365 de zile²	532 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	CC2
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	K4
Temperatura ambiantă³	+10°C și +40°C
Agent frigorific	R 600a
Zgomot-putere sonoră	50 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată / Valoarea puterii în wați	2,0 A / 160 W
Sistem de răcire / Proces de dezghețare	ventilat / automată
Interval de temperatură	+1°C și +15°C
Material carcasă / culoare	oțel / gri
Material / culoare uşă	Uşă din sticlă izolantă cu cadru din aluminiu / argintiu
Material recipient interior	polistiroil alimentar alb
Tip de comandă	Regulator rotativ cu termometru digital
Afişajul temperaturii	exterior digital
Iluminare interioară	Coloana luminoasă LED stânga, activabilă separat
Rafturi reglabile / Material rafturi	4 / grătar plastifiat
Lățime / adâncime utilă a rafturilor în mm	470 / 423
Încărcare 0,5l PET / Facing 0,5l PET	207 / 7
Încărcare doză 0,33l / Facing doză 0,33l	414 / 7
Capacitate de încărcare raft	45 kg
Mâner	Adâncitură mâner
Tip de încuietore	mecanic
Uși cu închidere automată / Opritor uşă	da / pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	76,9 / 72,5 kg
Disponibilă și ca	MRFvd 3511 varianta 003 Half Reload
Accesorii	
Grătar de susținere gri / negru / alb	7113221 / 7113235 / 7113308
Grătar de podea gri / negru / alb	7113243 / 7113239 / 7113312
Tobogan extensibil / fix pentru sticle	9007659 / 9007045
Șină scanner flexibilă pentru grătar de susținere	7435208
Grătar din lemn	7114000
Raft perforat în gri	9029023
Set de postechipare role / Set de postechipare piciorușe reglabile	9086926 / 9086924
Etrier de protecție	7790505
Role pentru etrier de protecție	7790761
Închideri speciale	la cerere
Set Side-by-Side gri / negru / alb	9017742 / - / -

Volu brut / net	347 / 250 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	597 / 654 / 1684
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	475 / 423 / 1459
Clasa de eficiență energetică¹	
Consum de energie în 365 de zile²	532 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	CC2
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	K4
Temperatura ambiantă³	+10°C și +40°C
Agent frigorific	R 600a
Zgomot-putere sonoră	50 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată / Valoarea puterii în wați	2,0 A / 160 W
Sistem de răcire / Proces de dezghețare	ventilat / automată
Interval de temperatură	+1°C și +15°C
Material carcasă / culoare	oțel / gri
Material / culoare uşă	Uşă din sticlă izolantă cu cadru din aluminiu / argintiu
Material recipient interior	polistiroil alimentar argintiu
Tip de comandă	Regulator rotativ cu termometru digital
Afişajul temperaturii	exterior digital
Iluminare interioară	Coloana luminoasă LED stânga, activabilă separat
Rafturi reglabile / Material rafturi	4 / grătar plastifiat
Lățime / adâncime utilă a rafturilor în mm	470 / 423
Încărcare 0,5l PET / Facing 0,5l PET	207 / 7
Încărcare doză 0,33l / Facing doză 0,33l	414 / 7
Capacitate de încărcare raft	45 kg
Mâner	Adâncitură mâner
Tip de încuietore	mecanic
Uși cu închidere automată / Opritor uşă	da / pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	76,8 / 72,8 kg
Disponibilă și ca	
Accesorii	
Grătar de susținere gri / negru / alb	7113221 / 7113235 / 7113308
Grătar de podea gri / negru / alb	7113243 / 7113239 / 7113312
Tobogan extensibil / fix pentru sticle	9007659 / 9007045
Șină scanner flexibilă pentru grătar de susținere	7435208
Grătar din lemn	7114000
Raft perforat în gri	9029023
Set de postechipare role / Set de postechipare piciorușe reglabile	9086926 / 9086924
Etrier de protecție	7790505
Role pentru etrier de protecție	7790761
Închideri speciale	la cerere
Set Side-by-Side gri / negru / alb	- / 9017743 / -

Volu brut / net	400 / 286 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	597 / 654 / 1884
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	475 / 423 / 1659
Clasa de eficiență energetică¹	
Consum de energie în 365 de zile²	566 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	CC2
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	K4
Temperatura ambiantă³	+10°C și +40°C
Agent frigorific	R 600a
Zgomot-putere sonoră	50 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată / Valoarea puterii în wați	2,0 A / 160 W
Sistem de răcire / Proces de dezghețare	ventilat / automată
Interval de temperatură	+1°C și +15°C
Material carcasă / culoare	oțel / gri
Material / culoare uşă	Uşă din sticlă izolantă cu cadru din aluminiu / argintiu
Material recipient interior	polistiroil alimentar argintiu
Tip de comandă	Regulator rotativ cu termometru digital
Afişajul temperaturii	exterior digital
Iluminare interioară	Coloana luminoasă LED stânga, activabilă separat
Rafturi reglabile / Material rafturi	5 / grătar plastifiat
Lățime / adâncime utilă a rafturilor în mm	470 / 423
Încărcare 0,5l PET / Facing 0,5l PET	253 / 7
Încărcare doză 0,33l / Facing doză 0,33l	506 / 7
Capacitate de încărcare raft	45 kg
Mâner	Adâncitură mâner
Tip de încuietore	mecanic
Uși cu închidere automată / Opritor uşă	da / pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	83,9 / 79,1 kg
Disponibilă și ca	
Accesorii	
Grătar de susținere gri / negru / alb	7113221 / 7113235 / 7113308
Grătar de podea gri / negru / alb	7113243 / 7113239 / 7113312
Tobogan extensibil / fix pentru sticle	9007659 / 9007045
Șină scanner flexibilă pentru grătar de susținere	7435208
Grătar din lemn	7114000
Raft perforat în gri	9029023
Set de postechipare role / Set de postechipare piciorușe reglabile	9086926 / 9086924
Etrier de protecție	7790512
Role pentru etrier de protecție	7790761
Închideri speciale	la cerere
Set Side-by-Side gri / negru / alb	- / 9017743 / -

¹ Conform regulamentului UE 2019/2018.
² Măsurat conform EN 16902: 2016.
³ Indică temperatura ambiantă la care dispozitivul poate funcționa în siguranță.



MRFvc 5511

Performance

Volum brut / net	569 / 432 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	747 / 769 / 1684
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	625 / 536 / 1459
Clasa de eficiență energetică ¹	
Consum de energie în 365 de zile ²	536 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	CC2
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	K4
Temperatura ambiantă ³	+10 °C și +40 °C
Agent frigorific	R 600a
Zgomot-putere sonoră	50 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată / Valoarea puterii în wați	2,0 A / 170 W
Sistem de răcire / Proces de dezghețare	ventilat / automată
Interval de temperatură	+2 °C și +9 °C
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material / culoare ușă	Ușă din sticlă izolanță cu cadru din plastic / alb
Material recipient interior	polistiroil alimentar alb
Tip de comandă	Regulator rotativ
Afișajul temperaturii	interior analogic
Iluminare interioară	Iluminat de plafon cu LED, activabil separat
Rafturi reglabile	4
Material rafturi	grătar plastifiat
Lățime / adâncime utilă a rafturilor în mm	620 / 539
Încărcare 0,5l PET / Facing 0,5l PET	354 / 9
Încărcare doză 0,33l / Facing doză 0,33l	708 / 9
Capacitate de încărcare raft	60 kg
Mâner	Adâncitură mâner
Tip de încuietorie	mecanic
Uși cu închidere automată	da
Opritor ușă	pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	96,3 / 91,4 kg

Accesorii	
Grătar de susținere gri / negru / alb	7113278 / 7113236 / 7113310
Grătar de podea gri / negru / alb	7113280 / 7113240 / 7113314
Tobogan extensibil / fix pentru sticle	
Șină scanner flexibilă pentru grătar de susținere	7435210
Grătar din lemn	
Raft perforat în gri	
Set de postechipare role	9086926
Set de postechipare piciorușe reglabile	9086924
Etrier de protecție	7790513
Role pentru etrier de protecție	7790761
Închideri speciale	la cerere
Set Side-by-Side alb	9017739



MRFvc 4011

Performance

Volum brut / net	400 / 286 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	597 / 654 / 1884
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	475 / 423 / 1659
Clasa de eficiență energetică ¹	
Consum de energie în 365 de zile ²	566 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	CC2
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	K4
Temperatura ambiantă ³	+10 °C și +40 °C
Agent frigorific	R 600a
Zgomot-putere sonoră	50 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată / Valoarea puterii în wați	2,0 A / 170 W
Sistem de răcire / Proces de dezghețare	ventilat / automată
Interval de temperatură	+2 °C și +9 °C
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material / culoare ușă	Ușă din sticlă izolanță cu cadru din plastic / alb
Material recipient interior	polistiroil alimentar alb
Tip de comandă	Regulator rotativ
Afișajul temperaturii	interior analogic
Iluminare interioară	Iluminat de plafon cu LED, activabil separat
Rafturi reglabile	5
Material rafturi	grătar plastifiat
Lățime / adâncime utilă a rafturilor în mm	470 / 423
Încărcare 0,5l PET / Facing 0,5l PET	253 / 7
Încărcare doză 0,33l / Facing doză 0,33l	506 / 7
Capacitate de încărcare raft	45 kg
Mâner	Adâncitură mâner
Tip de încuietorie	mecanic
Uși cu închidere automată	da
Opritor ușă	pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	82,8 / 77,4 kg

Accesorii	
Grătar de susținere gri / negru / alb	7113221 / 7113235 / 7113308
Grătar de podea gri / negru / alb	7113243 / 7113239 / 7113312
Tobogan extensibil / fix pentru sticle	9007659 / 9007045
Șină scanner flexibilă pentru grătar de susținere	7435208
Grătar din lemn	7114000
Raft perforat în gri	9029023
Set de postechipare role	
Set de postechipare piciorușe reglabile	
Etrier de protecție	7790512
Role pentru etrier de protecție	7790761
Închideri speciale	la cerere
Set Side-by-Side gri / alb	9006786



MRFvc 3511

Performance

Volum brut / net	347 / 250 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	597 / 654 / 1684
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	475 / 423 / 1459
Clasa de eficiență energetică ¹	
Consum de energie în 365 de zile ²	538 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	CC2
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	K4
Temperatura ambiantă ³	+10 °C și +40 °C
Agent frigorific	R 600a
Zgomot-putere sonoră	50 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată / Valoarea puterii în wați	2,0 A / 160 W
Sistem de răcire / Proces de dezghețare	ventilat / automată
Interval de temperatură	+2 °C și +9 °C
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material / culoare ușă	Ușă din sticlă izolanță cu cadru din plastic / alb
Material recipient interior	polistiroil alimentar alb
Tip de comandă	Regulator rotativ
Afișajul temperaturii	interior analogic
Iluminare interioară	Iluminat de plafon cu LED, activabil separat
Rafturi reglabile	4
Material rafturi	grătar plastifiat
Lățime / adâncime utilă a rafturilor în mm	470 / 423
Încărcare 0,5l PET / Facing 0,5l PET	207 / 7
Încărcare doză 0,33l / Facing doză 0,33l	414 / 7
Capacitate de încărcare raft	45 kg
Mâner	Adâncitură mâner
Tip de încuietorie	mecanic
Uși cu închidere automată	da
Opritor ușă	pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	75,5 / 71,3 kg

Accesorii	
Grătar de susținere gri / negru / alb	7113221 / 7113235 / 7113308
Grătar de podea gri / negru / alb	7113243 / 7113239 / 7113312
Tobogan extensibil / fix pentru sticle	9007659 / 9007045
Șină scanner flexibilă pentru grătar de susținere	7435208
Grătar din lemn	7114000
Raft perforat în gri	9029023
Set de postechipare role	9086926
Set de postechipare piciorușe reglabile	9086924
Etrier de protecție	7790505
Role pentru etrier de protecție	7790761
Închideri speciale	la cerere
Set Side-by-Side gri / alb	- / 9017739



MRFvc 3511 varianta 876

Performance

Volum brut / net	347 / 250 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	597 / 654 / 1684
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	475 / 423 / 1459
Clasa de eficiență energetică ¹	
Consum de energie în 365 de zile ²	538 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	CC2
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	K4
Temperatura ambiantă ³	+10 °C și +40 °C
Agent frigorific	R 600a
Zgomot-putere sonoră	50 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată / Valoarea puterii în wați	2,0 A / 160 W
Sistem de răcire / Proces de dezghețare	ventilat / automată
Interval de temperatură	+2 °C și +9 °C
Material carcasă / culoare	oțel / argintiu
Material / culoare ușă	Ușă din sticlă izolanță cu cadru din plastic / argintiu
Material recipient interior	polistiroil alimentar alb
Tip de comandă	Regulator rotativ
Afișajul temperaturii	interior analogic
Iluminare interioară	Iluminat de plafon cu LED, activabil separat
Rafturi reglabile	4
Material rafturi	grătar plastifiat
Lățime / adâncime utilă a rafturilor în mm	470 / 423
Încărcare 0,5l PET / Facing 0,5l PET	207 / 7
Încărcare doză 0,33l / Facing doză 0,33l	414 / 7
Capacitate de încărcare raft	45 kg
Mâner	Adâncitură mâner
Tip de încuietorie	mecanic
Uși cu închidere automată	da
Opritor ușă	pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	76 / 71,2 kg

Accesorii	
Grătar de susținere gri / negru / alb	7113221 / 7113235 / 7113308
Grătar de podea gri / negru / alb	7113243 / 7113239 / 7113312
Tobogan extensibil / fix pentru sticle	9007659 / 9007045
Șină scanner flexibilă pentru grătar de susținere	7435208
Grătar din lemn	7114000
Raft perforat în gri	9029023
Set de postechipare role	9086926
Set de postechipare piciorușe reglabile	9086924
Etrier de protecție	7790505
Role pentru etrier de protecție	7790761
Închideri speciale	la cerere
Set Side-by-Side gri / alb	9017742 / -



MRFvd 5501
Performance

MRFvd 4001
Performance

MRFvd 3501
Performance

MRFvc 5501
Performance

MRFvc 4001
Performance

MRFvc 3501
Performance

Volu brut / net	544 / 432 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	747 / 769 / 1684
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	625 / 536 / 1459
Clasa de eficiență energetică ¹	
Consum de energie în 365 de zile ²	388 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	CC3
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	K4
Temperatura ambiantă ³	+10°C și +40°C
Agent frigorific	R 600a
Zgomot-putere sonoră	50 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată / Valoarea puterii în wași	2,0 A / 170 W
Sistem de răcire / Proces de dezghețare	ventilat / automată
Interval de temperatură	+1°C și +15°C
Material carcasă / culoare	oțel / gri
Material / culoare ușă	oțel / gri
Material recipient interior	polistiroil alimentar alb
Tip de comandă	Regulator rotativ cu termometru digital exterior digital
Afișajul temperaturii	exterior digital
Iluminare interioară	Iluminat de plafon cu LED
Rafturi reglabile	4
Material rafturi	grătar plastifiat
Lățime / adâncime utilă a rafturilor în mm	620 / 536
Încărcare 0,5l PET / Facing 0,5l PET	354 / 9
Încărcare doză 0,33l / Facing doză 0,33l	708 / 9
Capacitate de încărcare raft	60 kg
Mâner	Adâncitură mâner
Tip de încuietoare	mecanic
Uși cu închidere automată	da
Opritor ușă	pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	79,1 / 75 kg
Accesorii	
Grătar de susținere gri / negru / alb	7113278 / 7113236 / 7113310
Grătar de podea gri / negru / alb	7113280 / 7113240 / 7113314
Tobogan extensibil / fix pentru sticle	
Șină scanner flexibilă pentru grătar de susținere	7435210
Grătar din lemn	
Raft perforat în gri	
Set de postechipare role	9086926
Set de postechipare piciorușe reglabile	9086924
Etrier de protecție	7790513
Role pentru etrier de protecție	7790761
Închideri speciale	la cerere
Set Side-by-Side gri / alb	9017742 / -

Volu brut / net	377 / 286 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	597 / 654 / 1884
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	475 / 423 / 1659
Clasa de eficiență energetică ¹	
Consum de energie în 365 de zile ²	396 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	CC3
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	K4
Temperatura ambiantă ³	+10°C și +40°C
Agent frigorific	R 600a
Zgomot-putere sonoră	50 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată / Valoarea puterii în wași	2,0 A / 160 W
Sistem de răcire / Proces de dezghețare	ventilat / automată
Interval de temperatură	+1°C și +15°C
Material carcasă / culoare	oțel / gri
Material / culoare ușă	oțel / gri
Material recipient interior	polistiroil alimentar alb
Tip de comandă	Regulator rotativ cu termometru digital exterior digital
Afișajul temperaturii	exterior digital
Iluminare interioară	Iluminat de plafon cu LED
Rafturi reglabile	5
Material rafturi	grătar plastifiat
Lățime / adâncime utilă a rafturilor în mm	470 / 423
Încărcare 0,5l PET / Facing 0,5l PET	253 / 7
Încărcare doză 0,33l / Facing doză 0,33l	506 / 7
Capacitate de încărcare raft	45 kg
Mâner	Adâncitură mâner
Tip de încuietoare	mecanic
Uși cu închidere automată	da
Opritor ușă	pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	67,3 / 62,3 kg
Accesorii	
Grătar de susținere gri / negru / alb	7113221 / 7113235 / 7113308
Grătar de podea gri / negru / alb	7113243 / 7113239 / 7113312
Tobogan extensibil / fix pentru sticle	9007659 / 9007045
Șină scanner flexibilă pentru grătar de susținere	7435208
Grătar din lemn	7114000
Raft perforat în gri	9029023
Set de postechipare role	9086926
Set de postechipare piciorușe reglabile	9086924
Etrier de protecție	7790512
Role pentru etrier de protecție	7790761
Închideri speciale	la cerere
Set Side-by-Side gri / alb	9006973 / -

Volu brut / net	327 / 250 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	597 / 654 / 1684
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	475 / 423 / 1459
Clasa de eficiență energetică ¹	
Consum de energie în 365 de zile ²	373 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	CC3
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	K4
Temperatura ambiantă ³	+10°C și +40°C
Agent frigorific	R 600a
Zgomot-putere sonoră	50 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată / Valoarea puterii în wași	2,0 A / 160 W
Sistem de răcire / Proces de dezghețare	ventilat / automată
Interval de temperatură	+1°C și +15°C
Material carcasă / culoare	oțel / gri
Material / culoare ușă	oțel / gri
Material recipient interior	polistiroil alimentar alb
Tip de comandă	Regulator rotativ cu termometru digital exterior digital
Afișajul temperaturii	exterior digital
Iluminare interioară	Iluminat de plafon cu LED
Rafturi reglabile	4
Material rafturi	grătar plastifiat
Lățime / adâncime utilă a rafturilor în mm	470 / 423
Încărcare 0,5l PET / Facing 0,5l PET	207 / 7
Încărcare doză 0,33l / Facing doză 0,33l	414 / 7
Capacitate de încărcare raft	45 kg
Mâner	Adâncitură mâner
Tip de încuietoare	mecanic
Uși cu închidere automată	da
Opritor ușă	pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	62,1 / 57,7 kg
Accesorii	
Grătar de susținere gri / negru / alb	7113221 / 7113235 / 7113308
Grătar de podea gri / negru / alb	7113243 / 7113239 / 7113312
Tobogan extensibil / fix pentru sticle	9007659 / 9007045
Șină scanner flexibilă pentru grătar de susținere	7435208
Grătar din lemn	7114000
Raft perforat în gri	9029023
Set de postechipare role	9086926
Set de postechipare piciorușe reglabile	9086924
Etrier de protecție	7790505
Role pentru etrier de protecție	7790761
Închideri speciale	la cerere
Set Side-by-Side gri / alb	9017742 / -

Volu brut / net	544 / 432 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	747 / 769 / 1684
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	625 / 536 / 1459
Clasa de eficiență energetică ¹	
Consum de energie în 365 de zile ²	383 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	CC3
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	K4
Temperatura ambiantă ³	+10°C și +40°C
Agent frigorific	R 600a
Zgomot-putere sonoră	50 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată / Valoarea puterii în wași	2,0 A / 170 W
Sistem de răcire / Proces de dezghețare	ventilat / automată
Interval de temperatură	+2°C și +9°C
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material / culoare ușă	oțel / alb
Material recipient interior	polistiroil alimentar alb
Tip de comandă	Regulator rotativ interior analogic
Afișajul temperaturii	interior analogic
Iluminare interioară	
Rafturi reglabile	4
Material rafturi	grătar plastifiat
Lățime / adâncime utilă a rafturilor în mm	620 / 539
Încărcare 0,5l PET / Facing 0,5l PET	354 / 9
Încărcare doză 0,33l / Facing doză 0,33l	708 / 9
Capacitate de încărcare raft	60 kg
Mâner	Adâncitură mâner
Tip de încuietoare	mecanic
Uși cu închidere automată	da
Opritor ușă	pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	79,8 / 74,4 kg
Accesorii	
Grătar de susținere gri / negru / alb	7113278 / 7113236 / 7113310
Grătar de podea gri / negru / alb	7113280 / 7113240 / 7113314
Tobogan extensibil / fix pentru sticle	
Șină scanner flexibilă pentru grătar de susținere	7435210
Grătar din lemn	
Raft perforat în gri	
Set de postechipare role	9086926
Set de postechipare piciorușe reglabile	9086924
Etrier de protecție	7790513
Role pentru etrier de protecție	7790761
Închideri speciale	la cerere
Set Side-by-Side gri / alb	- / 9017739

Volu brut / net	377 / 286 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	597 / 654 / 1884
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	475 / 423 / 1659
Clasa de eficiență energetică ¹	
Consum de energie în 365 de zile ²	390 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	CC3
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	K4
Temperatura ambiantă ³	+10°C și +40°C
Agent frigorific	R 600a
Zgomot-putere sonoră	50 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată / Valoarea puterii în wași	2,0 A / 170 W
Sistem de răcire / Proces de dezghețare	ventilat / automată
Interval de temperatură	+2°C și +9°C
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material / culoare ușă	oțel / alb
Material recipient interior	polistiroil alimentar alb
Tip de comandă	Regulator rotativ interior analogic
Afișajul temperaturii	interior analogic
Iluminare interioară	
Rafturi reglabile	5
Material rafturi	grătar plastifiat
Lățime / adâncime utilă a rafturilor în mm	470 / 423
Încărcare 0,5l PET / Facing 0,5l PET	253 / 7
Încărcare doză 0,33l / Facing doză 0,33l	506 / 7
Capacitate de încărcare raft	45 kg
Mâner	Adâncitură mâner
Tip de încuietoare	mecanic
Uși cu închidere automată	da
Opritor ușă	pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	66,5 / 61,7 kg
Accesorii	
Grătar de susținere gri / negru / alb	7113221 / 7113235 / 7113308
Grătar de podea gri / negru / alb	7113243 / 7113239 / 7113312
Tobogan extensibil / fix pentru sticle	9007659 / 9007045
Șină scanner flexibilă pentru grătar de susținere	7435208
Grătar din lemn	7114000
Raft perforat în gri	9029023
Set de postechipare role	9086926
Set de postechipare piciorușe reglabile	9086924
Etrier de protecție	7790512
Role pentru etrier de protecție	7790761
Închideri speciale	la cerere
Set Side-by-Side gri / alb	- / 9006786

Volu brut / net	327 / 250 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	597 / 654 / 1684
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	475 / 423 / 1459
Clasa de eficiență energetică ¹	
Consum de energie în 365 de zile ²	367 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	CC3
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	K4
Temperatura ambiantă ³	+10°C și +40°C
Agent frigorific	R 600a
Zgomot-putere sonoră	50 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată / Valoarea puterii în wași	2,0 A / 160 W
Sistem de răcire / Proces de dezghețare	ventilat / automată
Interval de temperatură	+2°C și +9°C
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material / culoare ușă	oțel / alb
Material recipient interior	polistiroil alimentar alb
Tip de comandă	Regulator rotativ interior analogic
Afișajul temperaturii	interior analogic
Iluminare interioară	
Rafturi reglabile	4
Material rafturi	grătar plastifiat
Lățime / adâncime utilă a rafturilor în mm	470 / 423
Încărcare 0,5l PET / Facing 0,5l PET	207 / 7
Încărcare doză 0,33l / Facing doză 0,33l	414 / 7
Capacitate de încărcare raft	45 kg
Mâner	Adâncitură mâner
Tip de încuietoare	mecanic
Uși cu închidere automată	da
Opritor ușă	pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	61,3 / 57 kg
Accesorii	
Grătar de susținere gri / negru / alb	7113221 / 7113235 / 7113308
Grătar de podea gri / negru / alb	7113243 / 7113239 / 7113312
Tobogan extensibil / fix pentru sticle	9007659 / 9007045
Șină scanner flexibilă pentru grătar de susținere	7435208
Grătar din lemn	7114000
Raft perforat în gri	9029023
Set de postechipare role	9086926
Set de postechipare piciorușe reglabile	9086924
Etrier de protecție	7790505
Role pentru etrier de protecție	7790761
Închideri speciale	la cerere
Set Side-by-Side gri / alb	- / 9017739

Volu brut / net	327 / 250 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	597 / 654 / 1684
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	475 / 423 / 1459
Clasa de eficiență energetică ¹	
Consum de energie în 365 de zile ²	367 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	CC3
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	K4
Temperatura ambiantă ³	+10°C și +40°C
Agent frigorific	R 600a
Zgomot-putere sonoră	50 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată / Valoarea puterii în wași	2,0 A / 160 W
Sistem de răcire / Proces de dezghețare	ventilat / automată
Interval de temperatură	+2°C și +9°C
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material / culoare ușă	oțel / alb
Material recipient interior	polistiroil alimentar alb
Tip de comandă	Regulator rotativ interior analogic
Afișajul temperaturii	interior analogic
Iluminare interioară	
Rafturi reglabile	4
Material rafturi	grătar plastifiat
Lățime / adâncime utilă a rafturilor în mm	470 / 423
Încărcare 0,5l PET / Facing 0,5l PET	207 / 7
Încărcare doză 0,33l / Facing doză 0,33l	414 / 7
Capacitate de încărcare raft	45 kg
Mâner	Adâncitură mâner
Tip de încuietoare	mecanic
Uși cu închidere automată	da
Opritor ușă	pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	61,3 / 57 kg
Accesorii	

Calitate până la ultimul detaliu

După petrecere este înainte de petrecere – bineînțeles, și curățenia face parte din ea. Aparatul nostru pentru evenimente vă ajută să reduceți timpul pe care îl petreceți la curățenie. Pentru că interiorul este conceput astfel încât să fie nevoie doar de o scurtă curățare cu un furtun. În plus, aparatul este ușor de transportat și de adus înapoi în depozit. Acest lucru vă lasă mai mult timp pentru dumneavoastră – astfel încât să vă puteți ocupa rapid de planificarea următoarei petreceri. Ei bine, dacă asta nu te pune într-o dispoziție bună!

Ușă cu închidere automată/ mâner încastrat

Eficient și sigur: La un unghi de deschidere mai mic de 90°, ușa se închide datorită unui mecanism de autoînchidere, contribuind astfel la funcționarea eficientă din punct de vedere energetic a aparatelor. În cazul în care unghiul de deschidere este mai mare de 90°, aceasta rămâne deschisă. În acest fel spre exemplu puteți reîncărca în mod convenabil bunuri. Ușa are, de asemenea, un mâner încastrat în lateral – pentru o deschidere ușoară. Prinderea accidentală de mâner – nu este posibilă.



Curățare simplă și rapidă

Este distractiv – chiar și după petrecere! Doriți să curățați aparatul după un eveniment și să-l depozitați până la următoarea sărbătoare? Spațiul interior rezistent la apă cu ventilator protejat de stropirea cu apă poate fi curățat comod și rapid cu un furtun și pot fi curățate bine toate laturile. Apoi uscați numai cu o cârpă și puteți depozita deja aparatul.



Etrier de protecție și role

La transbordare, cadrul robust protejează aparatul la muchii laterale împotriva deteriorărilor și susține astfel pe termen lung stabilitatea corpului aparatului. Pentru transportul rapid de la A la B, puteți atașa în câțiva pași simpli două role stabile (disponibile ca accesorii) direct la etrierul de protecție de pe partea din spate. Astfel, aparatul se poate transporta ușor ca pe un cărucior și poate ajunge comod la locul său de instalare.



Sistem de răcire dinamic

Eficient. Sistemul de răcire dinamic cu ventilator răcește rapid bunurile depozitate proaspăt și asigură totodată o distribuție uniformă a temperaturii în interior.

Frigidere pentru evenimente cu ușă plină și refrigerare dinamică



MRFec 4001

Performance

Volu brut / net	377 / 286 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	597 / 650 / 1884
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	475 / 423 / 1659
Clasa de eficiență energetică ¹	
Consum de energie în 365 de zile ²	390 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	CC3
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	K4
Temperatura ambiantă ³	+10 °C și +40 °C
Agent frigorific	R 600a
Zgomot-putere sonoră	50 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată / Valoarea puterii în wași	2,0 A / 170 W
Sistem de răcire	ventilat
Proces de dezghețare	automată
Interval de temperatură	+2 °C și +9 °C
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material / culoare ușă	oțel / alb
Material recipient interior	polistiroil alimentar alb
Spațiul interior rezistent la stropire cu apă	da
Tip de comandă	Regulator rotativ
Rafturi reglabile	5
Material rafturi	grătar plastifiat
Lățime / adâncime utilă a rafturilor în mm	470 / 423
Încărcare 0,5l PET / Facing 0,5l PET	253 / 7
Încărcare doză 0,33l / Facing doză 0,33l	506 / 7
Capacitate de încărcare raft	45 kg
Mâner	Adâncitură mâner
Uși cu închidere automată	da
Opritor ușă	pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	66,4 / 61,7 kg
Etrier de protecție	dotare ulterioară posibilă
Accesorii	
Grătar de susținere gri / negru / alb	7113221 / 7113235 / 7113308
Grătar de podea gri / negru / alb	7113243 / 7113239 / 7113312
Tobogan extensibil pentru sticle	9007659
Tobogan fix pentru sticle	9007045
Șină scanner flexibilă pentru grătar de susținere	7435208
Grătar din lemn	7114000
Raft perforat în gri	9029023
Set de postechipare role	9086926
Set de postechipare piciorușe reglabile	9086924
Etrier de protecție	7790512
Role pentru etrier de protecție	7790761
Set Side-by-Side alb	9006786



MRFec 4001 varianta I47

Performance

Volu brut / net	377 / 286 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	608 / 710 / 1908
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	475 / 423 / 1659
Clasa de eficiență energetică ¹	
Consum de energie în 365 de zile ²	390 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	CC3
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	K4
Temperatura ambiantă ³	+10 °C și +40 °C
Agent frigorific	R 600a
Zgomot-putere sonoră	50 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată / Valoarea puterii în wași	2,0 A / 170 W
Sistem de răcire	ventilat
Proces de dezghețare	automată
Interval de temperatură	+2 °C și +9 °C
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material / culoare ușă	oțel / alb
Material recipient interior	polistiroil alimentar alb
Spațiul interior rezistent la stropire cu apă	da
Tip de comandă	Regulator rotativ
Rafturi reglabile	5
Material rafturi	grătar plastifiat
Lățime / adâncime utilă a rafturilor în mm	470 / 423
Încărcare 0,5l PET / Facing 0,5l PET	253 / 7
Încărcare doză 0,33l / Facing doză 0,33l	506 / 7
Capacitate de încărcare raft	45 kg
Mâner	Adâncitură mâner
Uși cu închidere automată	da
Opritor ușă	pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	76,2 / 71 kg
Etrier de protecție	premontat
Accesorii	
Grătar de susținere gri / negru / alb	7113221 / 7113235 / 7113308
Grătar de podea gri / negru / alb	7113243 / 7113239 / 7113312
Tobogan extensibil pentru sticle	9007659
Tobogan fix pentru sticle	9007045
Șină scanner flexibilă pentru grătar de susținere	7435208
Grătar din lemn	7114000
Raft perforat în gri	9029023
Set de postechipare role	9086926
Set de postechipare piciorușe reglabile	9086924
Etrier de protecție	7790505
Role pentru etrier de protecție	7790761
Set Side-by-Side alb	9006786

Frigidere pentru evenimente cu ușă plină și refrigerare dinamică



MRFec 3501

Performance

Volu brut / net	327 / 250 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	597 / 654 / 1684
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	475 / 423 / 1459
Clasa de eficiență energetică ¹	
Consum de energie în 365 de zile ²	367 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	CC3
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	K4
Temperatura ambiantă ³	+10 °C și +40 °C
Agent frigorific	R 600a
Zgomot-putere sonoră	50 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată / Valoarea puterii în wași	2,0 A / 160 W
Sistem de răcire	ventilat
Proces de dezghețare	automată
Interval de temperatură	+2 °C și +9 °C
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material / culoare ușă	oțel / alb
Material recipient interior	polistiroil alimentar alb
Spațiul interior rezistent la stropire cu apă	da
Tip de comandă	Regulator rotativ
Rafturi reglabile	4
Material rafturi	grătar plastifiat
Lățime / adâncime utilă a rafturilor în mm	470 / 423
Încărcare 0,5l PET / Facing 0,5l PET	207 / 7
Încărcare doză 0,33l / Facing doză 0,33l	414 / 7
Capacitate de încărcare raft	45 kg
Mâner	Adâncitură mâner
Uși cu închidere automată	da
Opritor ușă	pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	61,1 / 57 kg
Etrier de protecție	dotare ulterioară posibilă
Accesorii	
Grătar de susținere gri / negru / alb	7113221 / 7113235 / 7113308
Grătar de podea gri / negru / alb	7113243 / 7113239 / 7113312
Tobogan extensibil pentru sticle	9007659
Tobogan fix pentru sticle	9007045
Șină scanner flexibilă pentru grătar de susținere	7435208
Grătar din lemn	7114000
Raft perforat în gri	9029023
Set de postechipare role	9086926
Set de postechipare piciorușe reglabile	9086924
Etrier de protecție	7790505
Role pentru etrier de protecție	7790761
Set Side-by-Side alb	9017739



MRFec 3501 varianta I47

Performance

Volu brut / net	327 / 250 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	608 / 710 / 1708
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	475 / 423 / 1459
Clasa de eficiență energetică ¹	
Consum de energie în 365 de zile ²	367 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	CC3
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	K4
Temperatura ambiantă ³	+10 °C și +40 °C
Agent frigorific	R 600a
Zgomot-putere sonoră	50 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată / Valoarea puterii în wași	2,0 A / 160 W
Sistem de răcire	ventilat
Proces de dezghețare	automată
Interval de temperatură	+2 °C și +9 °C
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material / culoare ușă	oțel / alb
Material recipient interior	polistiroil alimentar alb
Spațiul interior rezistent la stropire cu apă	da
Tip de comandă	Regulator rotativ
Rafturi reglabile	4
Material rafturi	grătar plastifiat
Lățime / adâncime utilă a rafturilor în mm	470 / 423
Încărcare 0,5l PET / Facing 0,5l PET	207 / 7
Încărcare doză 0,33l / Facing doză 0,33l	414 / 7
Capacitate de încărcare raft	45 kg
Mâner	Adâncitură mâner
Uși cu închidere automată	da
Opritor ușă	pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	70,4 / 66 kg
Etrier de protecție	premontat
Accesorii	
Grătar de susținere gri / negru / alb	7113221 / 7113235 / 7113308
Grătar de podea gri / negru / alb	7113243 / 7113239 / 7113312
Tobogan extensibil pentru sticle	9007659
Tobogan fix pentru sticle	9007045
Șină scanner flexibilă pentru grătar de susținere	7435208
Grătar din lemn	7114000
Raft perforat în gri	9029023
Set de postechipare role	9086926
Set de postechipare piciorușe reglabile	9086924
Etrier de protecție	7790505
Role pentru etrier de protecție	7790761
Set Side-by-Side alb	9017739

Calitate până la ultimul detaliu

În acest fel, bunurile dumneavoastră sunt întotdeauna în centrul atenției: Aparatele de refrigerare de la Liebherr sunt un aparat de refrigerare cu captare a atenției și eficient. Datorită sistemului de răcire dinamic, băuturile sunt refrigerate rapid până la temperatura optimă de savurare, iar în tot spațiul interior domină o temperatură constantă. Grătarele de așezare reglabile pe înălțime permit adaptarea individuală la diferite dimensiuni ale sticlelor și recipientelor. Ușa din sticlă cu grad ridicat de izolare oferă o vedere bună a produselor, ceea ce încurajează cumpărarea.



Ușă din sticlă cu cadru din oțel inoxidabil

Aparatul din oțel inoxidabil FKv 503 este echipat cu o ușă din sticlă cu cadru din oțel inoxidabil – o combinație de materiale cu un efect deosebit de calitativ.



Iluminare interioară cu LED-uri verticală

Ideală pentru o prezentare atractivă a bunurilor: Coloana luminoasă cu LED este integrată lateral în spațiul interior al BCv 1103 și asigură o iluminare bună. În acest fel, bunurile sunt întotdeauna în centrul atenției.



MilkCooler FKv 503 var. H48

Lapte bine răcit pentru aparatul dvs. de cafea complet automat din industria de catering, de la birou sau de la cantină: Pentru o savurare relaxată a cafelei, MilkCooler păstrează întotdeauna laptele proaspăt perfect răcit. Astfel, nu trebuie să vă duceți de fiecare dată la frigider. Așezați laptele în Tetra Pak sau în sticla din Liebherr-MilkCooler și conectați aparatul de cafea complet automat direct la aparat cu ajutorul furtunului de aspirare a laptelui. În acest scop, MilkCooler are două adâncituri speciale în peretele lateral pentru a permite furtunului să treacă cu ușurință. Datorită domeniului de temperaturi reglabil de la +2 °C la +12 °C, laptele rămâne mereu proaspăt și plăcut. Astfel, vă puteți savura cafeaua oricând doriți, prin simpla apăsare a unui buton.



FKv 503

Premium

44 / 42 L

425 / 450 / 612

338 / 270 / 516

338 / 270 / 516

284 kWh

CC2

K4

+10 °C și +35 °C

R 600a

39 dB(A)

220 - 240V~ / 50 Hz

1,0 A

120 W

ventilat

automată

+2 °C și +12 °C

inox

ușă cu geam și ramă din inox / inox

Material plastic antracit

Regulator rotativ

Sistem de iluminat LCD pentru tavan, cu posibilitate de comutare separată și reglabil continuu

2

grătare metalice tratate

330 / 265

27 / 5

60 / 5

30 kg

MilkCooler

Mâner

Tip de încuietorie

Uși cu închidere automată

Opritor ușă

pe dreapta, fixe

34,4 / 31,1 kg

Disponibilă și în negru

Accesorii

Grătar de susținere gri / negru / alb

Șină scanner

Set elemente de legătură stânga

Set elemente de legătură dreapta

Zonă de depozitare cu rafturi albă



FKv 503 varianta H48

Premium

44 / 42 L

425 / 450 / 612

338 / 270 / 516

338 / 270 / 516

284 kWh

CC2

K4

+10 °C și +35 °C

R 600a

39 dB(A)

220 - 240V~ / 50 Hz

1,0 A

120 W

ventilat

automată

+2 °C și +12 °C

inox

ușă cu geam și ramă din inox / inox

Material plastic antracit

Regulator rotativ

Sistem de iluminat LCD pentru tavan, cu posibilitate de comutare separată și reglabil continuu

1

grătare metalice tratate

330 / 265

27 / 5

60 / 5

30 kg

da

mecanic

pe dreapta, fixe

34 / 30,5 kg

pe dreapta, fixe

34 / 30,5 kg

pe dreapta, reversibile

43,2 / 40,7 kg

7113288 / 7113286 / 7113282

7444122

9875023

9875025

9875025

9031196



BCv 1103

Premium

106 / 75 L

497 / 549 / 830

417 / 391 / 649

312 kWh

CC2

K4

+10 °C și +30 °C

R 600a

49 dB(A)

220 - 240V~ / 50 Hz

1,0 A

150 W

ventilat

automată

+2 °C și +12 °C

oțel / argintiu

Ușă din sticlă izolantă cu cadru din aluminiu / argintiu

oțel

Regulator rotativ

Iluminat longitudinal cu LED-uri dreapta, cu reglaj de intensitate luminoasă

2

grătar plastifiat

400 / 347

51 / 6

138 / 6

30 kg

Adâncitură mâner

mecanic

da

pe dreapta, reversibile

43,2 / 40,7 kg

7113288 / 7113286 / 7113282

7444122

9875023

9875025

9875025

9031196

BCv 1103 varianta 744

7113288 / 7113286 / 7113282

7444122

9875023

9875025

9875025

9031196

¹ Conform regulamentului UE 2019/2018.

² Măsurat conform EN 16902: 2016.

³ Indică temperatura ambientă la care dispozitivul poate funcționa în siguranță.

Eficiență răcoritoare – frigider de masă pentru băuturi Liebherr, subîncorporabile

În sălile de ședințe, chioșcuri sau alte zone de autoservire, frigiderul de masă pentru băuturi Liebherr, subîncorporabil, vă invită să vă răcoriți cu stil. Iluminatul cu LED de înaltă eficiență energetică pune în valoare gama de băuturi, iar mânerul ergonomic asigură accesul comod. Blatul de masă preasamblat oferă spațiu suplimentar pentru pahare sau sticle goale și poate fi îndepărtat cu ușurință, dacă este necesar. Indiferent dacă este independent sau subîncorporabil, alb sau negru: Frigiderul de masă pentru băuturi Liebherr atrage toate privirile și, în plus, crește vânzările.

Calitate până la ultimul detaliu



Cu posibilitate de subîncorporare

Dacă blatul de lucru este îndepărtat, echipamentul poate fi integrat și sub o suprafață de lucru. În acest caz, trebuie prevăzută o fanta de ventilație de cel puțin 200 cm² în suprafața de lucru, pe partea din spate a echipamentului. Fără o fanta de ventilație, înălțimea suprafeței de lucru trebuie să fie cu cel puțin 3 cm mai mare decât înălțimea echipamentului.



Prezentare de produs cu impact puternic

De două ori mai multă putere de prezentare; soluția simplă pentru creșterea veniturilor. Ușa din sticlă cu iluminare LED eficientă energetic evidențiază produsele expuse într-un mod clar și atractiv. Interiorul perfect iluminat devine o scenă pe care clienții dumneavoastră pot găsi cu ușurință ceea ce își doresc.



Iluminat de plafon cu LED

Chiar și în cazul unui spațiu întunecat, iluminarea LED a plafonului asigură o bună iluminare a interiorului. Acest lucru nu numai că vă scutește de o căutare îndelungată, ci mai ales de costurile energetice.



Mâner ergonomic tip baghetă

Mânerul ergonomic tip baghetă permite un acces rapid și asigură stabilitate și la deschiderile frecvente ale ușii.



Ușa cu închidere automată la < 90° / închidere automată a ușii la mai puțin de 90°

Efectuați activitatea de rutină în condiții de confort; având o siguranță suplimentară în cazul în care personalul nu are timp să verifice ușa: Atunci când unghiul de deschidere al ușii depășește aproximativ 90°, ușa aparatului rămâne deschisă și facilitează stocarea și descărcarea, precum și curățarea aparatului. Atunci când unghiul de deschidere al ușii este mai mic de aproximativ 90°, ușa se închide singură, astfel încât aparatul să nu rămână deschis accidental. Acest lucru menține temperatura stabilă și conservă calitatea alimentelor.



Sistem eficient de refrigerare

Liebherr asigură o calitate excepțională a sistemelor sale de refrigerare prin expertiza derivată din zeci de ani de experiență în sectorul tehnologiei de refrigerare și prin cercetare și dezvoltare continuă. Prin utilizarea exclusivă a compresoarelor, condensatoarelor, evaporatoarelor și a altor componente frigorifice de calitate superioară, consumul de energie și costurile de exploatare ale aparatelor Liebherr sunt reduse semnificativ.



New

MRTve 1511 varianta 744 Performance

Volu brut / net	127 / 98 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	600 / 648 / 852
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	450 / 430 / 640
Clasa de eficiență energetică ¹	
Consum de energie în 365 de zile ²	197 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	CC2
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	K4
Temperatura ambiantă ³	+10 °C și +32 °C
Agent frigorific	R 600a
Zgomot-putere sonoră	47 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată	2,0 A
Valoarea puterii în wați	100 W
Emisie de căldură	235 kJ/h
Sistem de răcire / Proces de dezghețare	ventilat / automată
Interval de temperatură	+1 °C și +9 °C
Material carcasă / culoare	oțel / negru
Material / culoare ușă	Ușă din sticlă izolantă cu cadru din plastic / negru
Material recipient interior	polistiroil alimentar argintiu
Tip de comandă	Electronică tactilă
Afișajul temperaturii	interior digital
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Iluminare interioară	Iluminat de plafon cu LED, activabil separat
Placă de lucru	da, detașabil
Rafturi reglabile	2
Material rafturi	grătar plastifiat
Lățime / adâncime utilă a rafturilor în mm	450 / 410
Încărcare 0,5l PET / Facing 0,5l PET	83 / 5
Încărcare doză 0,33l / Facing doză 0,33l	156 / 6
Capacitate de încărcare raft	45 kg
Încărcare totală maximă	135 kg
Mâner	Mâner de plastic negru
Tip de încuietorie	mecanic
Uși cu închidere automată	da
Opritor ușă	pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	48,2 / 45,6 kg
Accesorii	
Grătar de susținere gri / alb	7113454 / -
Cadru de conectare din oțel inoxidabil	9518629
Cadru de conectare alb	
Role gri Ø 80 mm	9906023
Role alb Ø 80 mm	
Picioare reglabile gri / alb 116 - 161 mm	9906123 / -
Set Side-by-Side gri / alb	9032839 / -



New

MRTve 1511 Performance

Volu brut / net	127 / 98 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	600 / 648 / 852
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	450 / 430 / 640
Clasa de eficiență energetică ¹	
Consum de energie în 365 de zile ²	197 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	CC2
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	K4
Temperatura ambiantă ³	+10 °C și +32 °C
Agent frigorific	R 600a
Zgomot-putere sonoră	47 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată	2,0 A
Valoarea puterii în wați	100 W
Emisie de căldură	235 kJ/h
Sistem de răcire / Proces de dezghețare	ventilat / automată
Interval de temperatură	+1 °C și +9 °C
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material / culoare ușă	Ușă din sticlă izolantă cu cadru din plastic / alb
Material recipient interior	polistiroil alimentar alb
Tip de comandă	Electronică tactilă
Afișajul temperaturii	interior digital
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Iluminare interioară	Iluminat de plafon cu LED, activabil separat
Placă de lucru	da, detașabil
Rafturi reglabile	2
Material rafturi	grătar plastifiat
Lățime / adâncime utilă a rafturilor în mm	450 / 410
Încărcare 0,5l PET / Facing 0,5l PET	83 / 5
Încărcare doză 0,33l / Facing doză 0,33l	156 / 6
Capacitate de încărcare raft	45 kg
Încărcare totală maximă	135 kg
Mâner	Plastic, alb
Tip de încuietorie	mecanic
Uși cu închidere automată	da
Opritor ușă	pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	48,5 / 46,1 kg
Accesorii	
Grătar de susținere gri / alb	- / 7113408
Cadru de conectare din oțel inoxidabil	
Cadru de conectare alb	9518628
Role gri Ø 80 mm	
Role alb Ø 80 mm	9904819
Picioare reglabile gri / alb 116 - 161 mm	- / 9906105
Set Side-by-Side gri / alb	- / 9031901



New

MRTve 1501 varianta 744 Performance

Volu brut / net	124 / 98 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	600 / 648 / 852
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	450 / 430 / 640
Clasa de eficiență energetică ¹	
Consum de energie în 365 de zile ²	150 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	CC3
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	K4
Temperatura ambiantă ³	+10 °C și +40 °C
Agent frigorific	R 600a
Zgomot-putere sonoră	47 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată	2,0 A
Valoarea puterii în wați	100 W
Emisie de căldură	170 kJ/h
Sistem de răcire	ventilat
Proces de dezghețare	automată
Interval de temperatură	+1 °C și +9 °C
Material carcasă / culoare	oțel / negru
Material / culoare ușă	oțel / negru
Material recipient interior	polistiroil alimentar argintiu
Tip de comandă	Electronică tactilă
Afișajul temperaturii	interior digital
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Placă de lucru	da, detașabil
Rafturi reglabile	2
Material rafturi	grătar plastifiat
Lățime / adâncime utilă a rafturilor în mm	450 / 410
Încărcare 0,5l PET / Facing 0,5l PET	83 / 5
Încărcare doză 0,33l / Facing doză 0,33l	156 / 6
Capacitate de încărcare raft	45 kg
Încărcare totală maximă	135 kg
Mâner	Mâner de plastic negru
Tip de încuietorie	mecanic
Uși cu închidere automată	da
Opritor ușă	pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	39,6 / 37,4 kg
Accesorii	
Grătar de susținere gri / alb	7113454 / -
Cadru de conectare din oțel inoxidabil	9518629
Cadru de conectare alb	
Role gri Ø 80 mm	9906023
Role alb Ø 80 mm	
Picioare reglabile gri / alb 116 - 161 mm	9906123 / -
Set Side-by-Side gri / alb	9032839 / -



New

MRTve 1501 Performance

Volu brut / net	124 / 98 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	600 / 648 / 852
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	450 / 430 / 640
Clasa de eficiență energetică ¹	
Consum de energie în 365 de zile ²	150 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	CC3
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	K4
Temperatura ambiantă ³	+10 °C și +40 °C
Agent frigorific	R 600a
Zgomot-putere sonoră	47 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată	2,0 A
Valoarea puterii în wați	100 W
Emisie de căldură	170 kJ/h
Sistem de răcire	ventilat
Proces de dezghețare	automată
Interval de temperatură	+1 °C și +9 °C
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material / culoare ușă	oțel / alb
Material recipient interior	polistiroil alimentar alb
Tip de comandă	Electronică tactilă
Afișajul temperaturii	interior digital
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Placă de lucru	da, detașabil
Rafturi reglabile	2
Material rafturi	grătar plastifiat
Lățime / adâncime utilă a rafturilor în mm	450 / 410
Încărcare 0,5l PET / Facing 0,5l PET	83 / 5
Încărcare doză 0,33l / Facing doză 0,33l	156 / 6
Capacitate de încărcare raft	45 kg
Încărcare totală maximă	135 kg
Mâner	Plastic, alb
Tip de încuietorie	mecanic
Uși cu închidere automată	da
Opritor ușă	pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	39,8 / 37,4 kg
Accesorii	
Grătar de susținere gri / alb	- / 7113408
Cadru de conectare din oțel inoxidabil	
Cadru de conectare alb	9518628
Role gri Ø 80 mm	
Role alb Ø 80 mm	9904819
Picioare reglabile gri / alb 116 - 161 mm	- / 9906105
Set Side-by-Side gri / alb	- / 9031901

Avantaje la prima vedere

Afișajul temperaturii analogic

Afișajul analogic al temperaturii vă informează în legătură cu temperatura setată a spațiului interior.

Sticlă securizată dintr-o singură foaie călită

Sticla securizată dintr-o singură foaie călită conferă stabilitate zonei superioare a lăzii.

Cadru de acoperire subțire și robust

Datorită cadrului de acoperire subțire, dar robust, lăzile oferă cea mai mare suprafață posibilă de vizualizare a bunurilor.

Cadru din mai multe părți

Cadru din mai multe părți într-un design atractiv și modern cu colțuri rotunjite asigură stabilitatea și protejează la scoaterea bunurilor.

Branding individual

Branding-ul individual sporește atenția acordată unei companii și produselor sale.



Role de ghidare stabile

În cazul în care lăzile frigorifice necesită reînălțări frecvente, rolele asigură o ușurare a transportorului. Modelele MRHsc sunt echipate cu role de ghidare cauciucate de înaltă calitate de 50 mm.

Deschidere și închidere ușoară

Deschiderea și închiderea ușoară a capacului lăzii datorită stratului special de alunecare din profilurile de etanșare.

Izolație foarte eficientă

Izolația foarte eficientă reduce consumul de energie și asigură temperaturi constante.

Agent frigorific fără HFC R 600a

Agentul frigorific natural și fără HFC R 600a este ecologic și foarte eficient din punct de vedere energetic în combinație cu compresoarele puternice.

Conformitate ROHS și WEEE

Conformitate ROHS și WEEE prin utilizarea de materiale ecologice combinate cu o reciclabilitate optimă.



MRHsc 2862

Calitate până la ultimul detaliu

Lăzile frigorifice pentru băuturi Liebherr sunt echipate în mod optim pentru o utilizare profesională continuă. Performanța și eficiența fiabilă sunt asigurate de compresorul silențios și de lungă durată și de izolația foarte eficientă. Capacele glisante stabile din sticlă se închid etanș chiar și în condiții de utilizare intensivă, previn pierderea de temperatură și permit o bună vizibilitate a bunurilor. Se poate menține constant între +2 °C și +15 °C prin intermediul sistemului de reglare continuă a temperaturii. Carcasa din tablă de oțel și recipientul interior din aluminiu rezistent la rugină fac ca aceste lăzi frigorifice să fie insensibile la lovituri și permit o curățare ușoară.



Zonă de depozitare cu rafturi de la Liebherr

Prezentați mai multe bunuri pe aceeași suprafață? Zona noastră nouă de depozitare cu rafturi face posibil acest lucru. Acest accesoriu extrem de stabil și rezistent la sarcini permite ca frigiderule și congelatoarele noastre să fie dispuse unele peste altele în orice combinație. Acest lucru înseamnă un volum cu până la 65% mai mare fără a utiliza nici măcar un milimetru de suprafață suplimentară. În acest fel, puteți oferi mult mai multe produse – și la nivelul ochilor clienților dumneavoastră. Utilizați zona de depozitare cu rafturi pentru a crea impulsuri de vânzare care să atragă atenția, de ex. în zona de plată sau pe o zonă de acțiune. Folosiți mai eficient spațiul de care dispuneți, chiar și acolo unde spațiul este limitat. Sau stârniți dorința de cumpărare a clienților dumneavoastră cu produse sezoniere atractive. În timpul verii, doriți să oferiți băuturi răcoroase prin intermediul lăzii de înghețată? Sau chifteluțe vegane în sezonul de grătar? Nicio problemă, iarna puteți aranja din nou totul diferit.



Capac glisant stabil din sticlă

Capacul glisant stabil din sticlă permite o vizibilitate bună asupra produselor și o prezentare eficientă și convingătoare a bunurilor. Opțional este disponibilă o încuietoare cu capac.



MRHsc 2862

Volum brut / net	303 / 222 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	1045 / 680 / 825
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	920 / 535 / 523
Clasa de eficiență energetică ¹	B
Consum de energie în 365 de zile ²	153 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	CC2
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	K4
Temperatura ambiantă ³	+10 °C și +30 °C
Agent frigorific	R 290
Zgomot-putere sonoră	42 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată	1,5 A
Valoarea puterii în wați	90 W
Sistem de răcire	static
Proces de dezghețare	manuală
Interval de temperatură	+2 °C și +15 °C
Material de acoperire	Capac glisant din sticlă
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material recipient interior	aluminiu
Culoare cadru de acoperire	gri
Tip de comandă	Regulator rotativ
Număr coșuri	0
Număr maxim de coșuri	4
Role	pivotante
Tip de încuietoare	mecanic remontabil
Greutate brută / netă	58,7 / 51,3 kg

Accesorii	
Încuietoare atașabilă pentru capacele din material spongios	
Încuietoare atașabilă pentru capace glisante din sticlă	7043660
Coș mare (270 mm)	7111081
Coș mic (210 mm)	7111079
Buton de reglare	la cerere
Șină scanner	7652063
Zonă de depozitare cu rafturi albă	9031196

Volum brut / net	296 / 252 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	1045 / 680 / 825
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	920 / 535 / 523
Clasa de eficiență energetică ¹	A
Consum de energie în 365 de zile ²	133 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	CC2
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	K4
Temperatura ambiantă ³	+10 °C și +30 °C
Agent frigorific	R 290
Zgomot-putere sonoră	42 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată	1,5 A
Valoarea puterii în wați	90 W
Sistem de răcire	static
Proces de dezghețare	manuală
Interval de temperatură	+2 °C și +15 °C
Material de acoperire	capac glisant din aluminiu
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material recipient interior	aluminiu
Culoare cadru de acoperire	gri
Tip de comandă	Regulator rotativ
Număr coșuri	0
Număr maxim de coșuri	4
Role	pivotante
Tip de încuietoare	mecanic remontabil
Greutate brută / netă	55,6 / 48,1 kg

Accesorii	
Încuietoare atașabilă pentru capacele din material spongios	
Încuietoare atașabilă pentru capace glisante din sticlă	7042835
Coș mare (270 mm)	7111081
Coș mic (210 mm)	7111079
Buton de reglare	la cerere
Șină scanner	7652063
Zonă de depozitare cu rafturi albă	9031196

¹ Conform regulamentului UE 2019/2018.

² Măsurat conform EN 16902: 2016.

³ Indică temperatura ambiantă la care dispozitivul poate funcționa în siguranță.

Frigidere cu display

**Set Side-by-Side**

Cu setul side-by-side, două aparate cu afișaj pot fi ușor convertite într-un aparat cu ușă dublă de 120 cm lățime. Afișarea continuă pe ambele aparate asigură o prezentare perfectă a mărcii.

**Grătar la etajul inferior**

Un grătar de bază stabil asigură faptul că interiorul dispozitivului poate fi utilizat și pentru produse grele, fără probleme și fără zgârieturi, de exemplu pentru lăzile pentru băuturi sau butoaie.

**Grătar de susținere**

Grătarele au un strat rezistent la abraziune și pot susține până la 45 kg (pentru aparatele cu lățimea de 60 cm) sau 60 kg (pentru aparatele cu lățimea de 75 cm). Un grătar de podea stabil asigură faptul că interiorul aparatului poate fi utilizat și pentru produse grele, fără probleme și fără zgârieturi, de exemplu pentru lăzile pentru băuturi sau butoaie.

**Bara de protecție**

Suportul robust protejează atât condensatorul din spatele aparatului, cât și partea inferioară împotriva loviturilor, atunci când sunt transportate modele mai mari. Ideal pentru transportul echipamentelor cu un cărucior.

**Role pentru bare de protecție**

Pentru a facilita transportul aparatului, două role stabile pot fi montate direct pe bara de protecție din spate. Acest lucru facilitează transportul aparatului, ca și cum ar fi transportat un cărucior manual.

**Șină de scanare**


Etichetele de preț, codurile de scanare sau mesajele publicitare individuale pot fi atașate la șina practică a scannerului și citite perfect. Prin urmare, toate informațiile necesare, dintr-o privire. Pur și simplu atașați șina scannerului la partea din față a grătarului.

**Grătar de lemn**

Grătarul robust din lemn realizat din fag roșu este proiectat optim pentru depozitarea în siguranță a sticlelor. Oferă interiorului un caracter de înaltă calitate și, pe lângă faptul că oferă o imagine de ansamblu atractivă, permite și accesul ușor la sticle.

**Sistem de glisare pentru sticle**

Pe sistemul de glisare de practic, pentru sticle, sticlele de 0,5 litri sunt întotdeauna la îndemână. Pentru umplere, glisorul poate fi extras pe șine telescopice.

**Raft perforat**

Pentru a asigura condițiile că sunt depozitate stabil și articole mici în frigider, Liebherr a dezvoltat special în acest scop rafturi plate perforate. Acestea sunt fabricate din metal cu strat de acoperire și sunt concepute la o sarcină maximă admisibilă de până la 45 kg. Perforația asigură circulația neobstrucționată a aerului în întregul spațiu de depozitare.


Încuietoare

Aparatele sunt echipate standard cu încuietori standard uniforme (cu excepția FKDV 4513). Mai multe aparate pot fi blocate cu o singură cheie. Soluții speciale de blocare cu până la zece încuietori și chei sunt disponibile pentru modelele FKDV 42. O încuietoare poate fi comandată ca accesoriu pentru modelul FKDV 4513, care nu are încuietoare în modelul standard.

Frigidere cu ușă de sticlă și ușă plină

**Raft din lemn**

Raftul robust din lemn realizat din fag roșu este proiectat optim pentru depozitarea în siguranță a sticlelor. Oferă interiorului un caracter de înaltă calitate și, pe lângă faptul că oferă o imagine de ansamblu atractivă, permite și accesul rapid la sticle.

**Raft perforat**

Pentru a asigura condițiile că sunt depozitate stabil și articole mici în frigider, Liebherr a dezvoltat special în acest scop rafturi plate perforate. Acestea sunt fabricate din metal cu strat de acoperire și sunt concepute la o sarcină maximă admisibilă de până la 45 kg. Perforația asigură circulația neobstrucționată a aerului în întregul spațiu de depozitare.

**Glisor pentru sticle - Glisor pentru doze**

Pe glisorul pentru doze, dozele sunt întotdeauna la îndemână, în față. Pentru umplere, glisorul poate fi extras pe șine telescopice.

**Grătare de susținere / Grătar de podea**

Grătarele de susținere au o acoperire rezistentă la abraziune și pot suporta sarcini de până la 45 kg. Un grătar de podea stabil asigură faptul că interiorul aparatului poate fi utilizat și pentru mărfuri grele fără probleme și fără zgârieturi, de exemplu pentru lăzile pentru băuturi sau butoaie.

**Picioare și role de nivelare**

Cu o înălțime de 150-180 mm picioarele reglabile asigură suficientă distanță față de sol și asigură posibilitatea de curățare cu ușurință și sub aparat. Pot fi înșurubate cu ușurință în patru puncte de montare. Un set de picioare reglabile conține patru piese. Rolele facilitează transportul și permit curățarea podelei sub dispozitive. Un set de roți conține patru piese, și la fiecare două roți este dispusă o frână.

**Șine de scanare**

Etichetele de preț, codurile de scanare sau mesajele publicitare individuale pot fi atașate pe șina de scanare și citite în mod optim. Prin urmare, toate informațiile necesare, dintr-o privire. Pur și simplu atașați șina scannerului la partea din față a grătarului.

**Bare de protecție cu și fără roți**

Ideal pentru transportul aparatelor: consola robustă protejează în mod optim partea din spate a aparatului și partea inferioară împotriva impactului. Pentru a facilita transportul aparatului, două roți stabile pot fi montate direct pe bara de protecție din spate. Acest lucru facilitează transportul aparatului cu un cărucior manual.

**Set Side-by-Side**

Setul Side-by-Side este ușor de asamblat și suportă atât utilizarea practică, cât și o configurare atrăgătoare din punct de vedere vizual a două sau mai multe aparate unul lângă altul. În plus, setul Side-by-Side previne condensarea și formarea de gheață între cele două aparate.

**Intrare digitală pentru încuietura electronică**

Intrarea digitală pentru încuietura electronică permite integrarea aparatelor Liebherr în sistemele externe existente de timp și de deschidere. Dacă Remote-Box este controlat printr-un semnal de tensiune, se deschide încuietura electronică și este permis accesul la aparat. Exemplele aplicative ar fi cuplarea la sisteme de acces sau integrarea în aplicații de management al mărfurilor.

Încuietoare mecanică cu chei diferite (10 bucăți)

Blocarea mecanică vă protejează bunurile depozitate împotriva accesului neautorizat. Dacă sunt utilizate mai multe aparate, sunt disponibile până la zece încuietori speciale cu chei diferite.

Vitrine frigorifice incorporabile sub blat cu răcire dinamică

**Grătar de susținere**

Spațiu de depozitare suplimentar de care vă puteți bucura mult timp: Grătarul de susținere se poate amplasa flexibil și vă oferă mai mult spațiu și o imagine de ansamblu în aparatul dumneavoastră. Datorită acoperirii sale durabile, grătarul de susținere al accesoriilor este, de asemenea, foarte robust și ușor de curățat.

**Cadru de îmbinare**

În cazul în care spațiul disponibil este redus, frigiderul de masă care pot fi montate sub blat pot fi așezate unul peste altul cu ajutorul unui cadru de conectare. Pentru a asigura stabilitatea optimă, nu se vor monta role pe echipamentele instalate cu un cadru de conectare. Acest lucru este permis numai în cazul dispozitivelor individuale.

**Role Ø 80 mm**

Baza cu role stabilă și ușor de montat facilitează transportul atunci când echipamentele sunt mutate frecvent. Datorită finisajului și calității sale superioare, este garantată o durată lungă de viață.

**Picioare reglabile 116-161 mm**

Picioarele reglabile pe înălțime creează spațiul necesar pentru a putea regla în mod flexibil înălțimea de lucru a aparatului.

**Set Side-by-Side**

Setul Side-by-Side este ușor de asamblat și suportă atât utilizarea practică, cât și o configurare atrăgătoare din punct de vedere vizual a două sau mai multe aparate unul lângă altul. În plus, setul Side-by-Side previne condensarea și formarea de gheață între cele două aparate.

Lăzi frigorifice

**Rack pentru zona de acțiune**

Suportul pentru zonă de acțiune de la Liebherr este un accesoriu care vă permite să aranjați frigiderul și congelatoarele Liebherr, precum și lăzile de înghețată și răcitoarele pentru sticle una deasupra celeilalte într-o manieră flexibilă și modulară.

**Încuietoare pentru capace de spumă**


Blocarea cu cheie poate fi utilizată pe toate modelele, pentru a asigura conținutul aparatului. Încuietoarea mortasă este adecvată pentru un capac de spumă, pentru MRHsc 2852.

**Încuietoare pentru capace glisante din sticlă**

Blocarea cu cheie poate fi utilizată pe toate modelele, pentru a asigura conținutul aparatului. Încuietoarea mortasă este adecvată pentru un capac glisant din sticlă, pentru MRHsc 2862.

**Coșuri suspendate**

Bunurile pot fi prezentate pe coșurile suspendate.

**Buton de control extern**

Butonul de control extern facilitează accesul la termostatul de pe lăzile MRHsc, astfel încât temperatura să poată fi ajustată mai ușor. Este disponibil în șase culori diferite.

**Șine de scanare**

Etichetele de preț, codurile de scanare sau mesajele publicitare individuale pot fi atașate la șina de scanare și citite în mod optim. Prin urmare, toate informațiile necesare dintr-o privire.



WFbi 5241 Perfection

Frigidere de vin de la Liebherr – pentru o adevărată plăcere

Fie că sunt depozitate pentru maturarea finală, păstrate la temperatura perfectă pentru a fi savurate sau prezentate în mod atractiv și gata de servire – frigiderele de vin de la Liebherr oferă vinurilor bune spațiul și climatul adecvat pe care le merită.

Temperaturile constante păstrează caracterul vinului, iar umiditatea corectă a aerului garantează dopuri supte. Conținutul lor valoros este protejat de mirosuri străine și, prin urmare, de modificări ale gustului. Iar datorită protecției ridicate împotriva razelor UV și împotriva proceselor nedorite de îmbătrânire. Nu în ultimul rând, vinurile mai tinere sunt lăsate să se maturizeze fără șocuri.

Fiecare frigider de vin Liebherr este plin de plăcere. Și pentru utilizator. Acest lucru este asigurat de materiale durabile și de înaltă calitate, precum și de numeroase funcții de siguranță și o manevrare convenabilă.

Interval de temperatură

+5 °C până la +20 °C



1 Zone

Domenii de temperaturi

+5 °C până la +20 °C

+5 °C până la +20 °C

+5 °C până la +20 °C



2 Zones


3 Zones

Interval de temperatură

+5 °C până la +20 °C



1 Zone



Vitrinele pentru servirea vinurilor sunt concepute pentru cerințele speciale ale cateringului și companiilor de catering și, prin urmare, pentru o utilizare deosebit de intensă și o servire fără probleme a clienților. Detaliile în ceea ce privește siguranța, igiena, robustețea și iluminarea atractivă fac din aceste aparate un partener de încredere și aspectuos pentru vânzare și servire.

Prin intermediul celor două sau trei zone de temperatură care pot fi reglate independent una de cealaltă cu o precizie de un grad între +5°C și +20°C, **vitrine de răcire noastre a vinurilor** oferă cea mai înaltă flexibilitate în utilizare. În acest fel, vinurile roșii, vinurile albe și șampania pot fi depozitate simultan la temperatura optimă pentru a fi savurate în aparatul cu trei zone de temperatură. Aceste aparate oferă, de asemenea, condițiile climatice ideale pentru depozitarea pe termen lung a vinurilor. Dimensiunile diferite ale zonelor de temperatură și reglarea extrem de flexibilă a temperaturii fac ca aceste aparate să fie potrivite pentru fiecare sortiment individual de vinuri.

Vitrinele de depozitare a vinurilor oferă condiții similare celor dintr-o pivniță de vinuri. În aceste aparate, temperatura este constantă în tot compartimentul interior. În funcție de necesar, ele pot fi reglate între +5°C și +20°C. Vitrinele de depozitare a vinurilor sunt special concepute pentru o capacitate mare de sticle și pentru depozitare și învechire, dar pot păstra și un stoc mai mare de vin la temperatura pentru degustare.

Aparate compacte – În calitate de specialist în răcire, depozitare și control al temperaturii, Liebherr oferă adevărate minuni în materie de spațiu pentru orice ocazie. Aparatele compacte și eficiente pentru noi idei creează o scenă perfectă. Modelul compact a vitrinei de vin oferă dimensiunea potrivită pentru un stoc de vinuri mai mic. Trabucurile valoroase sunt păstrate în condiții optime de depozitare în humidor.

Mărime pentru sticle de Bordeaux (0,75 l)

Toate specificațiile privind capacitatea sticlei se referă la aceste dimensiuni.

Frigidere de vin 2026


Perfection

Vinidor Selection

Vinidor

GrandCru Selection

GrandCru



Vitrine pentru servirea vinurilor

	Glass door					
Black	1 Zone	■	WFbli 7741	WFbli 5241	WFbli 5041	

Vitrine de răcire a vinurilor

	Glass door					
GlassBlack	3 Zones	■	WPgbi 7483	WPgbi 5283		
		■	WPgbi 7473	WPgbi 5273		
	2 Zones	■	WPgbi 7472	WPgbi 5272		
BlackSteel	2 Zones	■		WPbsi 5252	WPbsi 5052	
				WSbsi 5252		
SmartSteel	2 Zones	■		WPsd 5252	WPsd 4652	

Vitrine de depozitare a vinurilor

	Glass door					
Black	1 Zone	■		WPbli 5231	WPbli 5031	
		■	WSbli 7731	WSbli 5231	WSbli 5031	
		■		WPbl 5001	WPbl 4601	WPbl 4201
				WSbl 5001	WSbl 4601	WSbl 4201

Aparate compacte

	Glass door			← 43 →
Vitrine de depozitare a vinurilor	1 Zone	■	WKes 653	↑ 61 ↓
Humidor	1 Zone	■	ZKes 453	

Tipologie

Litere

W	P	s	d	
W	P	g	b	i
W	S	b	s	i
W	F	b	l	i

1

2

3

4

5

Cifre

4	6	5	2
7	4	8	3
5	2	5	2
7	7	4	1

1

2

3

4

1

Grup de produse

W Vin

2

Tehnologie / Caracteristici

P Ușă de sticlă (Presentation)

S Ușă solidă (Storage)

F Food Service

3 + 4

Materiale

bl Black

bs BlackSteel

gb GlassBlack

sd SmartSteel ușă

5

Specificații

i SmartDeviceBox inclus

h Humidity Range

1 + 2

Dimensiuni *

60 cm lățime

42 125 cm

46 145 cm

50 165 cm

52 185 cm

57 200 cm

70 cm lățime

66 145 cm

70 165 cm

72 185 cm

75 cm lățime

75 165 cm

76 185 cm

77 200 cm

3

0-1 GrandCru

2-4 GrandCru Selection / Perfection

5-6 Vinidor

7-9 Vinidor Selection

4

Număr de zone de temperatură

1 1 zonă

2 2 zone

3 3 zone

* Consultați descrierea dispozitivului pentru dimensiunile exacte.

Avantajele dintr-o privire

SmartDevice

Cutia SmartDevice integrată vă permite să controlați aparatul și să utilizați servicii suplimentare prin computer și dispozitive mobile.

HumiditySelect

Cu HumiditySelect, umiditatea poate fi reglată în două etape: Standard sau Înalt.

Capacitate de depozitare maximă

În funcție de model, depozitarea gât la gât pe rafturi metalice robuste permite depozitarea în siguranță a 158 până la 284 de sticle și accesarea cu ușurință.

1 zonă

Cu temperatură constantă în interior, reglabilă de la +5 °C la +20 °C.

VibrateSafe

Compresoarele special dezvoltate, deosebit de silențioase și rafturile solide asigură că vinul nu este deranjat atunci când este depozitat.

Rafturi metalice reglabile pe înălțime

Robust și ușor de curățat, cu un front atractiv din lemn, reglabil pe înălțime pe canalele netede.

FreshAir

Pentru un buchet pur, un filtru de cărbune activ elimină în mod fiabil mirosurile de orice fel.

TempProtect Plus

Doi senzori măsoară constant temperatura din aparatul pentru vinuri. Se trimite o notificare în cazul unei modificări critice.*

eDoorLock

Încuietoarea electronică a ușii previne operarea neautorizată și deblochează aparatul pentru vinuri numai după ce a fost introdus codul PIN corect.*

Siguranță

Funcțiile sofisticate de alarmă oferă atât alarme sonore, cât și vizuale.*

PowerChill

Sticlele nou depozitate sunt foarte rapid și automat răcite la temperatura ideală de servire.

Mâner ergonomic tip bară

Perfect pentru utilizare frecventă cu mecanism de deschidere integrat.

UVProtect Plus

Protecție triplă: Protecție triplă: o ușă din sticlă colorată cu două straturi de tratament metallic în vid oferă o protecție extrem de eficientă împotriva radiațiilor solare.

Lumină de prezentare

Prezintă colecția de vinuri chiar și atunci când ușa de sticlă este închisă. Luminozitatea poate fi redusă cu ajutorul afișajului.

EasyFill

Asistență pentru încărcarea aparatului de vinuri. De la un unghi de 90°, ușa rămâne deschisă.

Ușă cu mecanism SelfClosing

Ușa aparatului de vinuri se închide de la sine atunci când este deschisă la mai puțin de 90°.



WFBli 7741 Perfection

* de asemenea prin aplicația SmartDevice



Compartiment EasyServe

Pentru depozitare aranjată în mod clar și o accesibilitate ușoară la bar, coșul pentru sticle EasyServe este atașat la înălțimea de lucru și alunecă ușor pe șine.



LightColumn:

O coloană de lumină cu LED-uri de sus în jos pe ambele părți luminează uniform interiorul frigiderului de servire a vinului atunci când ușa este deschisă.



Display Touch & Swipe

Display-ul tactil montat cu precizie în ușă subliniază execuția la standarde înalte. Funcționarea este, de asemenea, tipică pentru Liebherr: intuitivă și ușoară prin atingere și glisare.

Seria**Perfection**

Calitate	Menținerea temperaturii constante Interval de temperatură ajustabil într-o zonă: +5 °C - +20 °C afișarea permanentă a temperaturii curente Geam triplu cu protecție anti-UV / UVProtect Plus Depozitare cu un nivel scăzut de vibrații / VibrateSafe Depozitare gât la gât pentru o capacitate maximă a sticlelor Garnitură de ușă înlocuibilă 2 piciorușe reglabile pe înălțime
Clima perfectă	Umiditate ajustabilă cu HumiditySelect O singură zonă de temperatură 1 filtru FreshAir cu memento de înlocuire Setarea temperaturii în trepte de 1 °C
Confort și flexibilitate	Compartiment EasyServe PowerChill Asistență la încărcare EasyFill Ușă cu mecanism SelfClosing Rafturi metalice ajustabile pe înălțime, cu parte frontală din lemn Display disponibil în 12 limbi (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/BG/RU/ZH)
Design și stil de viață	Illuminare: LightColumn, cu două fețe Panoul posterior: Oțel inoxidabil Display Touch & Swipe Lumină de prezentare mâner subțire cu mecanism de deschidere integrat aluminiu anodizat Zgomot redus
Siguranță	TempProtect Plus Alarmă pentru ușă, temperatură și pană de curent Alarma emisă atât sonor, cât și vizual pe display, prin iluminare pulsantă și mesaj push cu SmartDevice* Blocarea display-ului eDoorLock
Conectivitate*	SmartDevice (SmartDevice inclus) Lumină de prezentare* Setarea temperaturii în trepte de 1 °C* Afișarea și controlul funcțiilor relevante ale aparatului* Caracteristicile speciale ale acestei serii sunt evidențiate .

WFbli 5041**WFbli 5241****WFbli 7741**

Calitate până la cel mai mic detaliu

**Rafturi metalice**

Rafturile metalice rezistente cu părți frontale din lemn de fag pot fi mutate după cum este necesar pentru aranjarea flexibilă a sticlelor. Structurile asigură o prindere sigură, iar metalul acoperit este ușor de curățat.

**eDoorLock**

Funcția eDoorLock împiedică utilizarea neautorizată. Încuietarea ușii poate fi deschisă prin introducerea unui cod PIN. Pentru un plus de securitate, aplicația SmartDevice vă anunță de fiecare dată când ușa se deschide sau se închide.

**LightColumn pe ambele părți**

Elementele LightColumns cu LED cu înălțime completă de pe ambele părți luminează uniform interiorul și scot în evidență selecția de vinuri. Un element deosebit este iluminatul de prezentare reglabil, care creează o prezentare atractivă a vinurilor.

**Mâner ergonomic**

Mânerul ergonomic tip baghetă cu mecanism de deschidere integrat a fost perfecționat pentru utilizare frecventă și permite operarea rapidă a ușii, cu puțin efort, chiar și la deschiderea rapidă de mai multe ori la rând.

**Compartiment EasyServe**

Pentru servicii excepționale, fiecare mișcare a mâinii contează. Prin urmare, vinurile trebuie să fie aranjate organizat și să fie ușor accesibile, ca în coșul nostru pentru sticle EasyServe. Dispuse la înălțimea de lucru, alunecă ușor pe șine.

**PowerChill**

Funcția PowerChill răcește automat sticlele nou depozitate, într-un timp foarte scurt. Chiar și în zilele aglomerate, când ușa stă deschisă în mod constant, aparatul generează independent temperatura ideală de servire și revine automat la modul obișnuit de economisire a energiei.



WFbli 7741

Perfection

Volum	642 L
Sticle de Bordeaux max. 0.75 l ¹	284
Dimensiuni exterioare în mm (L/A/Î)	747 / 763 / 2044
Dimensiuni interioare în mm (L/A/Î)	642 / 573 / 1830
Clasa de eficiență energetică ²	121 kWh
Consum de energie în 365 de zile ³	SN-ST
Clasă climatică	+10 °C și +38 °C
Temperatura ambientă ⁴	R 600a
Agent frigorific	38 dB(A)/C
Emisie sonoră transmisă prin aer / Clasa emisiei sonore transmise prin aer	220 - 240V~ / 50/60 Hz / 1,5 A
Tensiune / Frecvență / Putere racordată	229 kJ/h
Emisie de căldură	da / da
Ventilator / Alimentare cu aer proaspăt prin filtrul cu carbon activ FreshAir	HumiditySelect (în două trepte: standard și înaltă)
Reglarea umidității prin	1 / 1
zone de temperatură / Circuite de răcire reglabile	+5 °C și +20 °C
Interval de temperatură reglabil	Ușă din sticlă, ramă neagră / negru
Ușă / Pereți laterali	Display TFT color de 2,4" / în ușă
Tip de comandă / poziție	Atingere și glisare
Operare comandă	optic și acustic / optic și acustic
Alarmă în caz de defecțiune / Alarmă (ușă deschisă)	da
Siguranță pentru copii	Material plastic, gri grafit
Material recipient interior	Iluminare cu LED-uri pe ambele părți
Iluminare interioară	da / da
activabilă permanent / intensitate reglabilă	SmartDeviceBox inclus
Soluție de conectare la rețea	da / Raft metalic cu front din lemn
Sistem ajutător de încărcare EasyFill / Material rafturi	7 / 1
Rafturi / dintre care extensibile pe șine telescopice	1
dintre care rafturi extensibile pentru sticle în poziție verticală	da
Rafturi reglabile pe înălțime	tip baghetă cu mecanism de deschidere integrat
Mâner	în peretele din spate
Filtru de aer	electronic, fără telecomandă / da
Tip de încuietoare / Uși cu închidere automată	pe dreapta, reversibile / interschimbabil
Opritor ușă / Garnitura ușii	da
Compatibil Side-by-Side	136,3 / 130,1 kg
Greutate brută / netă	
Accesorii	
Filtru cu cărbune activ FreshAir	9882460
Raft din lemn / Raft de prezentare (tablă de lemn pliabilă)	- / 7113043
Raft metalic cu față din lemn / Set de inscripționare cu clip	7113262 / 9882766
Display pentru sticle	9882303
Tavă de apă cu rocă vulcanică	7435870
Tablă perforată	
Siguranță la răsturnare pentru montare pe perete	9882767
Set Side-by-Side	9032282



WFbli 5241

Perfection

Volum	459 L
Sticle de Bordeaux max. 0.75 l ¹	188
Dimensiuni exterioare în mm (L/A/Î)	597 / 763 / 1884
Dimensiuni interioare în mm (L/A/Î)	492 / 587 / 1670
Clasa de eficiență energetică ²	117 kWh
Consum de energie în 365 de zile ³	SN-ST
Clasă climatică	+10 °C și +38 °C
Temperatura ambientă ⁴	R 600a
Agent frigorific	38 dB(A)/C
Emisie sonoră transmisă prin aer / Clasa emisiei sonore transmise prin aer	220 - 240V~ / 50/60 Hz / 1,5 A
Tensiune / Frecvență / Putere racordată	188 kJ/h
Emisie de căldură	da / da
Ventilator / Alimentare cu aer proaspăt prin filtrul cu carbon activ FreshAir	HumiditySelect (în două trepte: standard și înaltă)
Reglarea umidității prin	1 / 1
zone de temperatură / Circuite de răcire reglabile	+5 °C și +20 °C
Interval de temperatură reglabil	Ușă din sticlă, ramă neagră / negru
Ușă / Pereți laterali	Display TFT color de 2,4" / în ușă
Tip de comandă / poziție	Atingere și glisare
Operare comandă	optic și acustic / optic și acustic
Alarmă în caz de defecțiune / Alarmă (ușă deschisă)	da
Siguranță pentru copii	Material plastic, gri grafit
Material recipient interior	Iluminare cu LED-uri pe ambele părți
Iluminare interioară	da / da
activabilă permanent / intensitate reglabilă	SmartDeviceBox inclus
Soluție de conectare la rețea	da / Raft metalic cu front din lemn
Sistem ajutător de încărcare EasyFill / Material rafturi	7 / 1
Rafturi / dintre care extensibile pe șine telescopice	1
dintre care rafturi extensibile pentru sticle în poziție verticală	da
Rafturi reglabile pe înălțime	tip baghetă cu mecanism de deschidere integrat
Mâner	în peretele din spate
Filtru de aer	electronic, fără telecomandă / da
Tip de încuietoare / Uși cu închidere automată	pe dreapta, reversibile / interschimbabil
Opritor ușă / Garnitura ușii	da
Compatibil Side-by-Side	108,8 / 103,6 kg
Greutate brută / netă	
Accesorii	
Filtru cu cărbune activ FreshAir	9882460
Raft din lemn / Raft de prezentare (tablă de lemn pliabilă)	7113328 / 7113041
Raft metalic cu față din lemn / Set de inscripționare cu clip	7113254 / 9882766
Display pentru sticle	9882303
Tavă de apă cu rocă vulcanică	9882755
Tablă perforată	9302885
Siguranță la răsturnare pentru montare pe perete	9882767
Set Side-by-Side	9017744



WFbli 5041

Perfection

Volum	398 L
Sticle de Bordeaux max. 0.75 l ¹	158
Dimensiuni exterioare în mm (L/A/Î)	597 / 763 / 1684
Dimensiuni interioare în mm (L/A/Î)	492 / 587 / 1470
Clasa de eficiență energetică ²	111 kWh
Consum de energie în 365 de zile ³	SN-ST
Clasă climatică	+10 °C și +38 °C
Temperatura ambientă ⁴	R 600a
Agent frigorific	38 dB(A)/C
Emisie sonoră transmisă prin aer / Clasa emisiei sonore transmise prin aer	220 - 240V~ / 50/60 Hz / 1,5 A
Tensiune / Frecvență / Putere racordată	167 kJ/h
Emisie de căldură	da / da
Ventilator / Alimentare cu aer proaspăt prin filtrul cu carbon activ FreshAir	HumiditySelect (în două trepte: standard și înaltă)
Reglarea umidității prin	1 / 1
zone de temperatură / Circuite de răcire reglabile	+5 °C și +20 °C
Interval de temperatură reglabil	Ușă din sticlă, ramă neagră / negru
Ușă / Pereți laterali	Display TFT color de 2,4" / în ușă
Tip de comandă / poziție	Atingere și glisare
Operare comandă	optic și acustic / optic și acustic
Alarmă în caz de defecțiune / Alarmă (ușă deschisă)	da
Siguranță pentru copii	Material plastic, gri grafit
Material recipient interior	Iluminare cu LED-uri pe ambele părți
Iluminare interioară	da / da
activabilă permanent / intensitate reglabilă	SmartDeviceBox inclus
Soluție de conectare la rețea	da / Raft metalic cu front din lemn
Sistem ajutător de încărcare EasyFill / Material rafturi	6 / 1
Rafturi / dintre care extensibile pe șine telescopice	1
dintre care rafturi extensibile pentru sticle în poziție verticală	da
Rafturi reglabile pe înălțime	tip baghetă cu mecanism de deschidere integrat
Mâner	în peretele din spate
Filtru de aer	electronic, fără telecomandă / da
Tip de încuietoare / Uși cu închidere automată	pe dreapta, reversibile / interschimbabil
Opritor ușă / Garnitura ușii	da
Compatibil Side-by-Side	99,5 / 94,8 kg
Greutate brută / netă	
Accesorii	
Filtru cu cărbune activ FreshAir	9882460
Raft din lemn / Raft de prezentare (tablă de lemn pliabilă)	7113328 / 7113041
Raft metalic cu față din lemn / Set de inscripționare cu clip	7113254 / 9882766
Display pentru sticle	9882303
Tavă de apă cu rocă vulcanică	9882755
Tablă perforată	9302885
Siguranță la răsturnare pentru montare pe perete	9882767
Set Side-by-Side	9017743

¹ Aceste dispozitive sunt destinate exclusiv depozitării vinului. Capacitate maximă de sticle Bordeaux (0,75 l) conform standardului NF H 35-124 (Î: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).

² Conform regulamentului UE 2019/2016.

³ Măsurare conform EN 62552.

⁴ Indică temperatura ambientă la care dispozitivul poate funcționa în siguranță.

Avantajele dintr-o privire***

HumiditySelect

Cu HumiditySelect, umiditatea poate fi reglată în două etape: Standard sau Înalt.

FreshAir

Pentru un buchet pur, un filtru de cărbune activ elimină în mod fiabil mirosurile de orice fel.

VibrateSafe

Compresoarele special dezvoltate, deosebit de silențioase și rafturile solide asigură că vinul nu este deranjat atunci când este depozitat.

Mâner încastrat

Funcționalitatea întâlnește eleganța: mânerul încastrat ale modelelor Vinidor Selection oferă o prindere netedă și comodă și o vedere neobstrucționată asupra designului rafinat al vitrinei de temperare a vinurilor, care se potrivește chiar și în cea mai elegantă ambianță.

3 zonele

Cu temperatură constantă în interior, reglabilă de la +5 °C la +20 °C.

Rafturi din lemn FlexFit

Potrivire personalizată pentru sticle de orice dimensiune.

TempProtect Plus

Doi senzori măsoară constant temperatura din aparatul pentru vinuri. Se trimite o notificare în cazul unei modificări critice.*




WPgbi 5283 Vinidor Selection

* de asemenea prin aplicația SmartDevice



eDoorLock

Mai multă siguranță, cu o încuietorie electronică de ușă, care se deobochează cu un PIN, pentru securitate și acces rapid.



Siguranță

Funcțiile sofisticate de alarmă oferă atât alarme sonore, cât și vizuale.*

SommelierBoard

Expuneți-vă vinurile și paharele cu eleganță.

Interior BlackSteel

Îmbunătățiți-vă colecția de vinuri cu un panou posterior BlackSteel. Oțelul inoxidabil negru impresionant îmbunătățește vitrina dumneavoastră de vinuri și asigură circulație a aerului și control al umidității optime.

LightTower

Simțiți magia luminii în aparatele noastre cu ușă din sticlă. Două turnuri LED vă luminează sticlele de vin ca pe opere de artă. Intensitatea este la alegerea dumneavoastră.

UVProtect Plus

Protecție triplă: Protecție triplă: o ușă din sticlă colorată cu două straturi de tratament metalic în vid oferă o protecție extrem de eficientă împotriva radiațiilor solare.

Mecanism amortizare a închiderii SoftSystem

Închidere deosebit de delicată a ușii, automat la un unghi de deschidere de aprox. 35°.

*** Detaliile despre dotări depind de serie, consultați pagina 148/149



Sommelier Board

Dați eleganță încăperii dumneavoastră cu SommiereBoard. Acest set expune toate vinurile, paharele, decantoarele și ustensilele dumneavoastră într-un mod rafinat. Nu doar că arată uimitor, dar oferă și un aspect practic, cu cutia de depozitare integrată și suprafața de lucru dedicată, pentru deschiderea și servirea vinurilor.



Rafturi din lemn FlexFit

Personalizați rafturile cu suporturile FlexFit. Profilurile se potrivesc cu toate sticlele, chiar și Magnum. Păstrați o colecție ordonată, înlocuire ușoară a profilurilor.



LightTower

Unul dintre cele mai importante (și mai neglijate) aspecte ale designului este lumina. Folosită inteligent, poate face minuni în crearea atmosferei potrivite, așa cum face în aparatele noastre cu ușă din sticlă. Două coloane de lumină vă luminează sticlele de vin ca pe niște opere de artă ce sunt, de fiecare dată când deschideți ușa sau permanent.


	Vinidor	Vinidor Selection
Calitate	Mentținerea temperaturii constante	Mentținerea temperaturii constante
	Intervalul de temperatură reglabil în două zone: de la +5 °C până la +20 °C	Intervalul de temperatură reglabil în două sau 3 zone: de la +5 °C până la +20 °C
	afișarea permanentă a temperaturii curente pentru fiecare zonă	afișarea permanentă a temperaturii curente
	Geam triplu cu protecție anti-UV / UVProtect Plus	Geam triplu cu protecție anti-UV / UVProtect Plus
	Depozitare cu un nivel scăzut de vibrații / VibrateSafe	Depozitare cu un nivel scăzut de vibrații / VibrateSafe
	Garnitură de ușă înlocuibilă	Garnitură de ușă înlocuibilă
	2 picioare reglabile pe înălțime	2 picioare reglabile pe înălțime
Climat agreabil	Umiditate reglabilă a aerului grație sistemului HumiditySelect	Umiditate reglabilă a aerului grație sistemului HumiditySelect
		Tavă pentru apă
	Filtru FreshAir în fiecare separator de zonă cu indicator pentru schimbare	Filtru FreshAir în fiecare separator de zonă cu indicator pentru schimbare
	Setarea temperaturii în trepte de 1 °C	Setarea temperaturii în trepte de 1 °C
		Separator de zonă cu șine din lemn FlexFit
Confort și flexibilitate	Separator de zonă cu dispozitiv de depozitare a sticlelor din material plastic, poate fi extins cu șine din lemn FlexFit (accesoriu)	
	Raftul rabatabil din lemn	
	Amortizare a închiderii SoftSystem	Amortizare a închiderii SoftSystem
	Stative din lemn, reglabile pe înălțime (rafturi suplimentare disponibile ca accesorii)	Rafturi din lemn Flexfit cu mecanism de închidere automată SoftTelescopic
	Display: posibilitate de alegere din 9 sau 12 limbi * (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/BG/RU/ZH-CN)	Display: posibilitate de alegere din 12 limbi (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/BG/RU/ZH-CN)
		Sommelier Board *
Design și lifestyle	Iluminat de plafon cu LED per zonă	LightColumn
	Panoul posterior: SmartSteel	Panoul posterior: BlackSteel
	Touchdisplay (Modelele SmartSteel)	
	Touch & Swipe-Display (Modelele BlackSteel)	Display Touch & Swipe, în ușa din sticlă
	Lumină de prezentare (ușă din sticlă)	Iluminat de prezentare
	Mâner subțire cu mecanism de deschidere integrat	Mâner încadrat vertical
	Zgomot redus	Zgomot redus
	InteriorFit	InteriorFit
Securitate	TempProtect Plus	TempProtect Plus
	Alarmă pentru ușă, temperatură și pană de curent	Alarmă pentru ușă, temperatură și pană de curent
	Alarma emisă atât sonor, cât și vizual pe display, prin iluminare pulsantă și mesaj push cu SmartDevice**	Alarma emisă atât sonor, cât și vizual pe display, prin iluminare pulsantă și mesaj push cu SmartDevice**
	Blocarea display-ului	Blocarea display-ului
		eDoorLock, încuietore electronică pentru uși
Conectivitate*	SmartDevice (SmartDevice inclus)*	SmartDevice (SmartDevice inclus)
	Lumină de prezentare**	Lumină de prezentare**
	Setarea temperaturii în trepte de 1 °C**	Setarea temperaturii în trepte de 1 °C**
	Afișarea și controlul funcțiilor relevante ale aparatului**	Afișarea și controlul funcțiilor relevante ale aparatului**
		Caracteristicile speciale ale acestei serii sunt evidențiate .

* în funcție de model

** prin aplicația SmartDevice

Vinidor

StainlessSteel 60 cm




WPsd 4652

Max 107

WPsd 5252

Max 155

BlackSteel 60 cm



WPbsi 5052

Max 131

WPbsi 5252


Max 155

WSbsi 5252

Max 155

Vinidor Selection

GlassBlack 60 cm



WPgbi 5272

Max 106


WPgbi 5273

Max 104

WPgbi 5283

Max 85

GlassBlack 70 cm



WPgbi 7472

Max 204

WPgbi 7473

Max 182

WPgbi 7483

Max 145

La modelele cu o lățime de 60 cm: adâncime aparat 67,5 cm

La modelele cu o lățime de 70 cm: adâncime aparat 76,4 cm

Calitate până la cel mai mic detaliu



LightTower

Unul dintre cele mai importante (și mai neglijate) aspecte ale designului este lumina. Folosită inteligent, poate face minuni în crearea atmosferei potrivite, așa cum face în aparatele noastre cu ușă din sticlă. Două coloane de lumină vă luminează sticlele de vin ca pe niște opere de artă ce sunt, de fiecare dată când deschideți ușa sau permanent. Dumneavoastră alegeți, ca și în cazul intensității luminii.



Tavă pentru apă

Umiditate ideală, chiar și în condiții uscate, datorită tăvii de apă ușor de montat. Ajută la menținerea umidității optime în aparat prin colectarea apei din interior sau prin umplerea acesteia după cum este necesar. Astfel, colecția dumneavoastră de vinuri este păstrată în condiții ideale, în orice mediu.



Mâner încastat vertical

Funcționalitatea întâlnește eleganța: mânerul încastat vertical al modelelor Vinidor Selection oferă o prindere netedă și comodă și o vedere neobstrucționată asupra designului rafinat al vitrinei de temperare a vinurilor, care se potrivește chiar și în cea mai elegantă ambianță.



Interior BlackSteel

Fundalul perfect pentru colecția dumneavoastră de vinuri: panoul posterior BlackSteel. Oțelul inoxidabil negru impresionant adaugă un je ne sais quoi interiorului vitrinei dumneavoastră de temperare a vinurilor. Însă aspectul este doar unul dintre avantajele sale; panoul posterior asigură și o circulație echilibrată a aerului și o umiditate perfect controlată.



Mâner subțire din aluminiu cu mecanism de deschidere

Toate ușile sunt făcute să fie deschise, dar numai unele sunt concepute pentru a fi facile. Fie că aveți nevoie să accesați regulat aparatul sau cu un efort minim, mecanismul integrat de deschidere a ușii are grijă de dumneavoastră și vă menajează. Ca bonus, mânerul elegant adaugă un element atrăgător pentru aparatul dumneavoastră.



Rafturi din lemn FlexFit

Rafturi personalizate cu ușurință: profilurile reglabile din lemn ale suporturilor de depozitare FlexFit vă permit să obțineți o potrivire perfectă pentru orice sticlă, chiar și cea de dimensiune Magnum. Prin urmare, colecția dumneavoastră de vinuri va arăta mai ordonat ca niciodată și nici nu mai trebuie să vă faceți griji pentru pete de vin roșu, deoarece profilurile pătate pot fi înlocuite pur și simplu.



Separator de zone

Și mai multă flexibilitate pentru depozitarea sticlelor de vin. Modelele Vinidor Selection sunt echipate cu bare din lemn FlexFit. Acestea pot fi montate ca accesorii pentru modelele Vinidor cu rafturi din plastic.



Sommelier Board

Dați eleganță încăperii dumneavoastră cu SommelierBoard. Acest set expune toate vinurile, paharele, decantoarele și ustensilele dumneavoastră într-un mod rafinat. Nu doar că arată uimitor, dar oferă și un aspect practic, cu cutia de depozitare integrată și suprafața de lucru dedicată, pentru deschiderea și servirea vinurilor.



WPgbi 7483

Vinidor Selection

Volum	561 L
Sticle de Bordeaux max. 0.75 l¹	149
Dimensiuni exterioare în mm (L/A/Î)	697 / 764 / 2013
Dimensiuni interioare în mm (L/A/Î)	516 / 584 / 1710
Clasa de eficiență energetică ²	
Consum de energie în 365 de zile ³	144 kWh
Clasă climatică	SN-ST
Temperatura ambiantă ⁴	+10°C și +38°C
Agent frigorific	R 600a
Emisie sonoră transmisă prin aer	35 dB(A)
Clasa emisiei sonore transmise prin aer	B / SuperSilent
Tensiune / Frecvență / Putere racordată	220 - 240V~ / 50/60 Hz / 1,2 A
Ventilator / Alimentare cu aer proaspăt prin filtrul cu carbon activ FreshAir	da / da
Reglarea umidității prin	HumiditySelect (în două trepte: standard și înaltă)
zone de temperatură / Circuite de răcire reglabile	3 / 3
Interval de temperatură reglabil	+5°C și +20°C
Ușă	Ușă din sticlă izolatoare cu sticlă neagră
Pereteți laterali	BlackSteel
Tip de comandă / poziție	Display TFT color de 2,4" / în ușă
Operare comandă	Atingere și glisare
Alarmă în caz de defecțiune / Alarmă (ușă deschisă)	optic și acustic / optic și acustic
Siguranță pentru copii	da
Iluminare interioară	Panou de iluminat cu LED-uri, pe ambele părți
activabilă permanent / intensitate reglabilă	da / da
Soluție de conectare la rețea	SmartDeviceBox inclus
Material rafturi	raft de lemn
Rafturi / dintre care extensibile pe șine telescopice	11 / 8
dintre care raft de prezentare	1
Tip de separator de zonă	Raft de sticle cu bare de lemn flexibile
SoftSystem amortizare închidere	da
Mâner	mâner încastrat vertical
Filtru de aer	în separatorul de zonă
Tip de încuietore	electronic, fără telecomandă
Opritor ușă / Garnitura ușii	pe dreapta, reversibile / interschimbabil
Greutate brută / netă	158,8 / 150,4 kg
Accesorii	
Filtru cu cărbune activ FreshAir	9882429
Set de 3 bare din lemn, lung/scurt	9882765 / 9881764
Labelling clips, Aluminiu, set of 5 pcs.	9882766
Display pentru sticle	9882303
Cutie de apă	9882757
Cutie pentru ustensile	9883088

WPgbi 7473

Vinidor Selection

Volum	561 L
Sticle de Bordeaux max. 0.75 l¹	182
Dimensiuni exterioare în mm (L/A/Î)	697 / 764 / 2013
Dimensiuni interioare în mm (L/A/Î)	516 / 584 / 1710
Clasa de eficiență energetică ²	
Consum de energie în 365 de zile ³	144 kWh
Clasă climatică	SN-ST
Temperatura ambiantă ⁴	+10°C și +38°C
Agent frigorific	R 600a
Emisie sonoră transmisă prin aer	35 dB(A)
Clasa emisiei sonore transmise prin aer	B / SuperSilent
Tensiune / Frecvență / Putere racordată	220 - 240V~ / 50/60 Hz / 1,2 A
Ventilator / Alimentare cu aer proaspăt prin filtrul cu carbon activ FreshAir	da / da
Reglarea umidității prin	HumiditySelect (în două trepte: standard și înaltă)
zone de temperatură / Circuite de răcire reglabile	3 / 3
Interval de temperatură reglabil	+5°C și +20°C
Ușă	Ușă din sticlă izolatoare cu sticlă neagră
Pereteți laterali	BlackSteel
Tip de comandă / poziție	Display TFT color de 2,4" / în ușă
Operare comandă	Atingere și glisare
Alarmă în caz de defecțiune / Alarmă (ușă deschisă)	optic și acustic / optic și acustic
Siguranță pentru copii	da
Iluminare interioară	Panou de iluminat cu LED-uri, pe ambele părți
activabilă permanent / intensitate reglabilă	da / da
Soluție de conectare la rețea	SmartDeviceBox inclus
Material rafturi	raft de lemn
Rafturi / dintre care extensibile pe șine telescopice	12 / 9
dintre care raft de prezentare	
Tip de separator de zonă	Raft de sticle cu bare de lemn flexibile
SoftSystem amortizare închidere	da
Mâner	mâner încastrat vertical
Filtru de aer	în separatorul de zonă
Tip de încuietore	electronic, fără telecomandă
Opritor ușă / Garnitura ușii	pe dreapta, reversibile / interschimbabil
Greutate brută / netă	160,8 / 152 kg
Accesorii	
Filtru cu cărbune activ FreshAir	9882429
Set de 3 bare din lemn, lung/scurt	9881765 / 9881764
Labelling clips, Aluminiu, set of 5 pcs.	9882766
Display pentru sticle	9882303
Cutie de apă	9882757
Cutie pentru ustensile	9883088

WPgbi 7472

Vinidor Selection

Volum	575 L
Sticle de Bordeaux max. 0.75 l¹	204
Dimensiuni exterioare în mm (L/A/Î)	697 / 764 / 2013
Dimensiuni interioare în mm (L/A/Î)	516 / 584 / 1750
Clasa de eficiență energetică ²	
Consum de energie în 365 de zile ³	145 kWh
Clasă climatică	SN-ST
Temperatura ambiantă ⁴	+10°C și +38°C
Agent frigorific	R 600a
Emisie sonoră transmisă prin aer	35 dB(A)
Clasa emisiei sonore transmise prin aer	B / SuperSilent
Tensiune / Frecvență / Putere racordată	220 - 240V~ / 50/60 Hz / 1,2 A
Ventilator / Alimentare cu aer proaspăt prin filtrul cu carbon activ FreshAir	da / da
Reglarea umidității prin	HumiditySelect (în două trepte: standard și înaltă)
zone de temperatură / Circuite de răcire reglabile	2 / 2
Interval de temperatură reglabil	+5°C și +20°C
Ușă	Ușă din sticlă izolatoare cu sticlă neagră
Pereteți laterali	BlackSteel
Tip de comandă / poziție	Display TFT color de 2,4" / în ușă
Operare comandă	Atingere și glisare
Alarmă în caz de defecțiune / Alarmă (ușă deschisă)	optic și acustic / optic și acustic
Siguranță pentru copii	da
Iluminare interioară	Panou de iluminat cu LED-uri, pe ambele părți
activabilă permanent / intensitate reglabilă	da / da
Soluție de conectare la rețea	SmartDeviceBox inclus
Material rafturi	raft de lemn
Rafturi / dintre care extensibile pe șine telescopice	10 / 8
dintre care raft de prezentare	
Tip de separator de zonă	Raft de sticle cu bare de lemn flexibile
SoftSystem amortizare închidere	da
Mâner	mâner încastrat vertical
Filtru de aer	în separatorul de zonă
Tip de încuietore	electronic, fără telecomandă
Opritor ușă / Garnitura ușii	pe dreapta, reversibile / interschimbabil
Greutate brută / netă	151,7 / 142,9 kg
Accesorii	
Filtru cu cărbune activ FreshAir	9882460
Set de 3 bare din lemn, lung/scurt	9882765 / 9882764
Labelling clips, Aluminiu, set of 5 pcs.	9882766
Display pentru sticle	9882303
Cutie de apă	9882757
Cutie pentru ustensile	9883088

WPgbi 5283

Vinidor Selection

Volum	357 L
Sticle de Bordeaux max. 0.75 l¹	85
Dimensiuni exterioare în mm (L/A/Î)	597 / 678 / 1854
Dimensiuni interioare în mm (L/A/Î)	416 / 499 / 1550
Clasa de eficiență energetică ²	
Consum de energie în 365 de zile ³	126 kWh
Clasă climatică	SN-ST
Temperatura ambiantă ⁴	+10°C și +38°C
Agent frigorific	R 600a
Emisie sonoră transmisă prin aer	35 dB(A)
Clasa emisiei sonore transmise prin aer	B / SuperSilent
Tensiune / Frecvență / Putere racordată	220 - 240V~ / 50/60 Hz / 1,2 A
Ventilator / Alimentare cu aer proaspăt prin filtrul cu carbon activ FreshAir	da / da
Reglarea umidității prin	HumiditySelect (în două trepte: standard și înaltă)
zone de temperatură / Circuite de răcire reglabile	3 / 3
Interval de temperatură reglabil	+5°C și +20°C
Ușă	Ușă din sticlă izolatoare cu sticlă neagră
Pereteți laterali	BlackSteel
Tip de comandă / poziție	Display TFT color de 2,4" / în ușă
Operare comandă	Atingere și glisare
Alarmă în caz de defecțiune / Alarmă (ușă deschisă)	optic și acustic / optic și acustic
Siguranță pentru copii	da
Iluminare interioară	Panou de iluminat cu LED-uri, pe ambele părți
activabilă permanent / intensitate reglabilă	da / da
Soluție de conectare la rețea	SmartDeviceBox inclus
Material rafturi	raft de lemn
Rafturi / dintre care extensibile pe șine telescopice	10 / 7
dintre care raft de prezentare	1
Tip de separator de zonă	Raft de sticle cu bare de lemn flexibile
SoftSystem amortizare închidere	da
Mâner	mâner încastrat vertical
Filtru de aer	în separatorul de zonă
Tip de încuietore	electronic, fără telecomandă
Opritor ușă / Garnitura ușii	pe dreapta, reversibile / interschimbabil
Greutate brută / netă	126,5 / 119,2 kg
Accesorii	
Filtru cu cărbune activ FreshAir	9882429
Set de 3 bare din lemn, lung/scurt	9882763 / 9882762
Labelling clips, Aluminiu, set of 5 pcs.	9882766
Display pentru sticle	9882303
Cutie de apă	9882757
Cutie pentru ustensile	9882760

WPgbi 5273

Vinidor Selection

Volum	357 L
Sticle de Bordeaux max. 0.75 l¹	104
Dimensiuni exterioare în mm (L/A/Î)	597 / 678 / 1854
Dimensiuni interioare în mm (L/A/Î)	416 / 499 / 1550
Clasa de eficiență energetică ²	
Consum de energie în 365 de zile ³	126 kWh
Clasă climatică	SN-ST
Temperatura ambiantă ⁴	+10°C și +38°C
Agent frigorific	R 600a
Emisie sonoră transmisă prin aer	35 dB(A)
Clasa emisiei sonore transmise prin aer	B / SuperSilent
Tensiune / Frecvență / Putere racordată	220 - 240V~ / 50/60 Hz / 1,2 A
Ventilator / Alimentare cu aer proaspăt prin filtrul cu carbon activ FreshAir	da / da
Reglarea umidității prin	HumiditySelect (în două trepte: standard și înaltă)
zone de temperatură / Circuite de răcire reglabile	3 / 3
Interval de temperatură reglabil	+5°C și +20°C
Ușă	Ușă din sticlă izolatoare cu sticlă neagră
Pereteți laterali	BlackSteel
Tip de comandă / poziție	Display TFT color de 2,4" / în ușă
Operare comandă	Atingere și glisare
Alarmă în caz de defecțiune / Alarmă (ușă deschisă)	optic și acustic / optic și acustic
Siguranță pentru copii	da
Iluminare interioară	Panou de iluminat cu LED-uri, pe ambele părți
activabilă permanent / intensitate reglabilă	da / da
Soluție de conectare la rețea	SmartDeviceBox inclus
Material rafturi	raft de lemn
Rafturi / dintre care extensibile pe șine telescopice	11 / 8
dintre care raft de prezentare	
Tip de separator de zonă	Raft de sticle cu bare de lemn flexibile
SoftSystem amortizare închidere	da
Mâner	mâner încastrat vertical
Filtru de aer	în separatorul de zonă
Tip de încuietore	electronic, fără telecomandă
Opritor ușă / Garnitura ușii	pe dreapta, reversibile / interschimbabil
Greutate brută / netă	128 / 120,5 kg
Accesorii	
Filtru cu cărbune activ FreshAir	9882429
Set de 3 bare din lemn, lung/scurt	9882763 / 9882762
Labelling clips, Aluminiu, set of 5 pcs.	9882766
Display pentru sticle	9882303
Cutie de apă	9882757
Cutie pentru ustensile	9882760

WPgbi 5272

Vinidor Selection

Volum	367 L
Sticle de Bordeaux max. 0.75 l¹	106
Dimensiuni exterioare în mm (L/A/Î)	597 / 678 / 1854
Dimensiuni interioare în mm (L/A/Î)	416 / 499 / 1590
Clasa de eficiență energetică ²	
Consum de energie în 365 de zile ³	127 kWh
Clasă climatică	SN-ST
Temperatura ambiantă ⁴	+10°C și +38°C
Agent frigorific	R 600a
Emisie sonoră transmisă prin aer	35 dB(A)
Clasa emisiei sonore transmise prin aer	B / SuperSilent
Tensiune / Frecvență / Putere racordată	220 - 240V~ / 50/60 Hz / 1,2 A
Ventilator / Alimentare cu aer proaspăt prin filtrul cu carbon activ FreshAir	da / da
Reglarea umidității prin	HumiditySelect (în două trepte: standard și înaltă)
zone de temperatură / Circuite de răcire reglabile	2 / 2
Interval de temperatură reglabil	+5°C și +20°C
Ușă	Ușă din sticlă izolatoare cu sticlă neagră
Pereteți laterali	BlackSteel
Tip de comandă / poziție	Display TFT color de 2,4" / în ușă
Operare comandă	Atingere și glisare
Alarmă în caz de defecțiune / Alarmă (ușă deschisă)	optic și acustic / optic și acustic
Siguranță pentru copii	da
Iluminare interioară	Panou de iluminat cu LED-uri, pe ambele părți
activabilă permanent / intensitate reglabilă	da / da
Soluție de conectare la rețea	SmartDeviceBox inclus
Material rafturi	raft de lemn
Rafturi / dintre care extensibile pe șine telescopice	10 / 8
dintre care raft de prezentare	
Tip de separator de zonă	Raft de sticle cu bare de lemn flexibile
SoftSystem amortizare închidere	da
Mâner	mâner încastrat vertical
Filtru de aer	în separatorul de zonă
Tip de încuietore	electronic, fără telecomandă
Opritor ușă / Garnitura ușii	pe dreapta, reversibile / interschimbabil
Greutate brută / netă	123,4 / 116 kg
Accesorii	
Filtru cu cărbune activ FreshAir	9882460
Set de 3 bare din lemn, lung/scurt	9882763 / 9882762
Labelling clips, Aluminiu, set of 5 pcs.	9882766
Display pentru sticle	9882303
Cutie de apă	9882757
Cutie pentru ustensile	9882760

¹ Aceste dispozitive sunt destinate exclusiv depozitării vinului. Capacitate maximă de sticle Bordeaux (0,75 l) conform standardului NF H 35-124 (Î: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).
² Conform regulamentului UE 2019/2016.
³ Măsurare conform EN 62552.
⁴ Indică temperatura ambiantă la care dispozitivul poate funcționa în siguranță.



WPbsi 5252

Vinidor

Volum	367 L
Sticle de Bordeaux max. 0.75 l¹	155
Dimensiuni exterioare în mm (L/A/Î)	597 / 675 / 1854
Dimensiuni interioare în mm (L/A/Î)	461 / 500 / 1580
Clasa de eficiență energetică ²	
Consum de energie în 365 de zile ³	127 kWh
Clasă climatică	SN-ST
Temperatura ambiantă ⁴	+10 °C și +38 °C
Agent frigorific	R 600a
Emisie sonoră transmisă prin aer	37 dB(A)
Clasa emisiei sonore transmise prin aer	C
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Putere racordată	1,2 A
Ventilator	da
Alimentare cu aer proaspăt prin filtrul cu carbon activ FreshAir	da
Reglarea umidității prin zone de temperatură / Circuite de răcire reglabile	HumiditySelect (în două trepte: standard și înaltă) 2 / 2
Interval de temperatură reglabil	+5 °C și +20 °C
Ușă / Pereți laterali	Ușă din sticlă izolatoare cu cadru BlackSteel / BlackSteel
Tip de comandă / poziție	Display TFT color de 2,4" / în ușă
Operare comandă	Atingere și glisare
Alarmă în caz de defecțiune / Alarmă (ușă deschisă)	optic și acustic / optic și acustic
Siguranță pentru copii	da
Iluminare interioară	Iluminare zone cu LED-uri
activabilă permanent / intensitate reglabilă	da / da
Soluție de conectare la rețea	SmartDeviceBox inclus
Material rafturi	raft de lemn
Rafturi	8
dintre care raft de prezentare	1
Tip de separator de zonă	Raft de sticle fără bare de lemn flexibile
Rafturi reglabile pe înălțime	da
SoftSystem amortizare închidere	da
Măner	tip baghetă cu mecanism de deschidere integrat
Filtru de aer	în separatorul de zonă
Opritor ușă / Garnitura ușii	pe dreapta, reversibile / interschimbabil
Compatibil Side-by-Side	da
Greutate brută / netă	101,6 / 94 kg

Accesorii	
Filtru cu cărbune activ FreshAir	9882460
SmartDevice Box	
Set de inscripționare cu clip	9882766
Display pentru sticle	9882303
Cutie pentru ustensile	9882760



WSbsi 5252

Vinidor

Volum	349 L
Sticle de Bordeaux max. 0.75 l¹	155
Dimensiuni exterioare în mm (L/A/Î)	597 / 675 / 1854
Dimensiuni interioare în mm (L/A/Î)	461 / 471 / 1580
Clasa de eficiență energetică ²	
Consum de energie în 365 de zile ³	100 kWh
Clasă climatică	SN-T
Temperatura ambiantă ⁴	+10 °C și +43 °C
Agent frigorific	R 600a
Emisie sonoră transmisă prin aer	37 dB(A)
Clasa emisiei sonore transmise prin aer	C
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Putere racordată	1,2 A
Ventilator	da
Alimentare cu aer proaspăt prin filtrul cu carbon activ FreshAir	da
Reglarea umidității prin zone de temperatură / Circuite de răcire reglabile	HumiditySelect (în două trepte: standard și înaltă) 2 / 2
Interval de temperatură reglabil	+5 °C și +20 °C
Ușă / Pereți laterali	BlackSteel / BlackSteel
Tip de comandă / poziție	Display TFT color de 2,4" / în ușă
Operare comandă	Atingere și glisare
Alarmă în caz de defecțiune / Alarmă (ușă deschisă)	optic și acustic / optic și acustic
Siguranță pentru copii	da
Iluminare interioară	Iluminare zone cu LED-uri
activabilă permanent / intensitate reglabilă	da / da
Soluție de conectare la rețea	SmartDeviceBox inclus
Material rafturi	raft de lemn
Rafturi	8
dintre care raft de prezentare	1
Tip de separator de zonă	Raft de sticle fără bare de lemn flexibile
Rafturi reglabile pe înălțime	da
SoftSystem amortizare închidere	da
Măner	tip baghetă cu mecanism de deschidere integrat
Filtru de aer	în separatorul de zonă
Opritor ușă / Garnitura ușii	pe dreapta, reversibile / interschimbabil
Compatibil Side-by-Side	da
Greutate brută / netă	78,6 / 71,6 kg

Accesorii	
Filtru cu cărbune activ FreshAir	9882460
SmartDevice Box	
Set de inscripționare cu clip	9882766
Display pentru sticle	9882303
Cutie pentru ustensile	9882760



WPbsi 5052

Vinidor

Volum	319 L
Sticle de Bordeaux max. 0.75 l¹	131
Dimensiuni exterioare în mm (L/A/Î)	597 / 675 / 1654
Dimensiuni interioare în mm (L/A/Î)	461 / 500 / 1380
Clasa de eficiență energetică ²	
Consum de energie în 365 de zile ³	123 kWh
Clasă climatică	SN-ST
Temperatura ambiantă ⁴	+10 °C și +38 °C
Agent frigorific	R 600a
Emisie sonoră transmisă prin aer	37 dB(A)
Clasa emisiei sonore transmise prin aer	C
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Putere racordată	1,2 A
Ventilator	da
Alimentare cu aer proaspăt prin filtrul cu carbon activ FreshAir	da
Reglarea umidității prin zone de temperatură / Circuite de răcire reglabile	HumiditySelect (în două trepte: standard și înaltă) 2 / 2
Interval de temperatură reglabil	+5 °C și +20 °C
Ușă / Pereți laterali	Ușă din sticlă izolatoare cu cadru BlackSteel / BlackSteel
Tip de comandă / poziție	Display TFT color de 2,4" / în ușă
Operare comandă	Atingere și glisare
Alarmă în caz de defecțiune / Alarmă (ușă deschisă)	optic și acustic / optic și acustic
Siguranță pentru copii	da
Iluminare interioară	Iluminare zone cu LED-uri
activabilă permanent / intensitate reglabilă	da / da
Soluție de conectare la rețea	SmartDeviceBox inclus
Material rafturi	raft de lemn
Rafturi	7
dintre care raft de prezentare	1
Tip de separator de zonă	Raft de sticle fără bare de lemn flexibile
Rafturi reglabile pe înălțime	da
SoftSystem amortizare închidere	da
Măner	tip baghetă cu mecanism de deschidere integrat
Filtru de aer	în separatorul de zonă
Opritor ușă / Garnitura ușii	pe dreapta, reversibile / interschimbabil
Compatibil Side-by-Side	da
Greutate brută / netă	93,2 / 86,1 kg

Accesorii	
Filtru cu cărbune activ FreshAir	9882460
SmartDevice Box	
Set de inscripționare cu clip	9882766
Display pentru sticle	9882303
Cutie pentru ustensile	9882760



WPsd 5252

Vinidor

Volum	367 L
Sticle de Bordeaux max. 0.75 l¹	155
Dimensiuni exterioare în mm (L/A/Î)	597 / 675 / 1854
Dimensiuni interioare în mm (L/A/Î)	461 / 500 / 1580
Clasa de eficiență energetică ²	
Consum de energie în 365 de zile ³	127 kWh
Clasă climatică	SN-ST
Temperatura ambiantă ⁴	+10 °C și +38 °C
Agent frigorific	R 600a
Emisie sonoră transmisă prin aer	37 dB(A)
Clasa emisiei sonore transmise prin aer	C
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Putere racordată	1,2 A
Ventilator	da
Alimentare cu aer proaspăt prin filtrul cu carbon activ FreshAir	da
Reglarea umidității prin zone de temperatură / Circuite de răcire reglabile	HumiditySelect (în două trepte: standard și înaltă) 2 / 2
Interval de temperatură reglabil	+5 °C și +20 °C
Ușă / Pereți laterali	Ușă din sticlă cu cadru din inox, SmartSteel / argintiu
Tip de comandă / poziție	Display LC monocrom / în ușă
Operare comandă	Electronică tactilă
Alarmă în caz de defecțiune / Alarmă (ușă deschisă)	optic și acustic / optic și acustic
Siguranță pentru copii	da
Iluminare interioară	Iluminare zone cu LED-uri
activabilă permanent / intensitate reglabilă	da / da
Soluție de conectare la rețea	SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
Material rafturi	raft de lemn
Rafturi	8
dintre care raft de prezentare	
Tip de separator de zonă	Raft de sticle fără bare de lemn flexibile
Rafturi reglabile pe înălțime	da
SoftSystem amortizare închidere	
Măner	tip baghetă cu mecanism de deschidere integrat
Filtru de aer	în separatorul de zonă
Opritor ușă / Garnitura ușii	pe dreapta, reversibile / interschimbabil
Compatibil Side-by-Side	da
Greutate brută / netă	101,8 / 93,7 kg

Accesorii	
Filtru cu cărbune activ FreshAir	9882460
SmartDevice Box	6125265
Set de inscripționare cu clip	9882766
Display pentru sticle	9882303
Cutie pentru ustensile	9882760



WPsd 4652

Vinidor

Volum	272 L
Sticle de Bordeaux max. 0.75 l¹	107
Dimensiuni exterioare în mm (L/A/Î)	597 / 675 / 1454
Dimensiuni interioare în mm (L/A/Î)	461 / 500 / 1180
Clasa de eficiență energetică ²	
Consum de energie în 365 de zile ³	118 kWh
Clasă climatică	SN-ST
Temperatura ambiantă ⁴	+10 °C și +38 °C
Agent frigorific	R 600a
Emisie sonoră transmisă prin aer	38 dB(A)
Clasa emisiei sonore transmise prin aer	C
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Putere racordată	1,2 A
Ventilator	da
Alimentare cu aer proaspăt prin filtrul cu carbon activ FreshAir	da
Reglarea umidității prin zone de temperatură / Circuite de răcire reglabile	HumiditySelect (în două trepte: standard și înaltă) 2 / 2
Interval de temperatură reglabil	+5 °C și +20 °C
Ușă / Pereți laterali	Ușă din sticlă cu cadru din inox, SmartSteel / argintiu
Tip de comandă / poziție	Display LC monocrom / în ușă
Operare comandă	Electronică tactilă
Alarmă în caz de defecțiune / Alarmă (ușă deschisă)	optic și acustic / optic și acustic
Siguranță pentru copii	da
Iluminare interioară	Iluminare zone cu LED-uri
activabilă permanent / intensitate reglabilă	da / da
Soluție de conectare la rețea	SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
Material rafturi	raft de lemn
Rafturi	6
dintre care raft de prezentare	
Tip de separator de zonă	Raft de sticle fără bare de lemn flexibile
Rafturi reglabile pe înălțime	da
SoftSystem amortizare închidere	
Măner	tip baghetă cu mecanism de deschidere integrat
Filtru de aer	în separatorul de zonă
Opritor ușă / Garnitura ușii	pe dreapta, reversibile / interschimbabil
Compatibil Side-by-Side	da
Greutate brută / netă	83,8 / 77,1 kg

Accesorii	
Filtru cu cărbune activ FreshAir	9882460
SmartDevice Box	6125265
Set de inscripționare cu clip	9882766
Display pentru sticle	9882303
Cutie pentru ustensile	9882760

¹ Aceste dispozitive sunt destinate exclusiv depozitării vinului. Capacitate maximă de sticle Bordeaux (0,75 l) conform standardului NF H 35-124 (Î: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).
² Conform regulamentului UE 2019/2016.
³ Măsurare conform EN 62552.
⁴ Indică temperatura ambiantă la care dispozitivul poate funcționa în siguranță.

Avantajele dintr-o privire

HumidityControl

Umiditatea poate fi reglată activ în trepte de 5% între 50% și 80% RH**.

VibrateSafe

Compresoarele special dezvoltate, deosebit de silențioase și rafturile solide asigură că vinul nu este deranjat atunci când este depozitat.

Capacitate de depozitare maximă

În funcție de model, depozitarea gât la gât pe rafturi metalice robuste permite depozitarea în siguranță a 141 până la 324 de sticle și accesarea cu ușurință.

1 zonă

Cu temperatură constantă în interior, reglabilă de la +5 °C la +20 °C.

Rafturi din lemn ajustabile pe înălțime

Pe canale netede.

FreshAir

Pentru un buchet pur, un filtru de cărbune activ elimină în mod fiabil mirosurile de orice fel.

TempProtect Plus

Doi senzori măsoară constant temperatura din aparatul pentru vinuri. Se trimite o notificare în cazul unei modificări critice.*



WPbli 5231 GrandCru Selection



Încuietoarea atașabilă

Protejează împotriva accesului neautorizat.



Siguranță

Funcțiile sofisticate de alarmă oferă atât alarme sonore, cât și vizuale.*

Mâner ergonomic tip bară

Negru sau aluminiu în funcție de serie, anodizat.

UVProtect Plus

Protecție triplă: Protecție triplă: o ușă din sticlă colorată cu două straturi de tratament metalic în vid oferă o protecție extrem de eficientă împotriva radiațiilor solare.

Lumină de prezentare

Prezintă colecția de vinuri chiar și atunci când ușa de sticlă este închisă. Luminozitatea poate fi redusă cu ajutorul afișajului.

EasyFill

Asistență pentru încărcarea aparatului de vinuri. De la un unghi de 90°, ușa rămâne deschisă.

Ușă cu mecanism SelfClosing

Ușa aparatului de vinuri se închide de la sine atunci când este deschisă la mai puțin de 90°.



SmartDevice

Cutia SmartDevice integrată vă permite să controlați aparatul și să utilizați servicii suplimentare prin computer și dispozitive mobile.



LightColumn






O coloană de lumină LED de sus în jos pe ambele părți luminează uniform interiorul.



Display tactil

Un Liebherr este foarte simplu de utilizat cu o atingere ușoară a degetului pe afișajul tactil.

	GrandCru	GrandCru Selection
Calitate	Menținere constantă a temperaturii	Menținere constantă a temperaturii
	Interval de temperatură reglabil într-o singură zonă: +5 °C până la +20 °C	Interval de temperatură reglabil într-o singură zonă: +5 °C până la +20 °C
	Afișaj permanent al temperaturii reale	Afișaj permanent al temperaturii reale
	Geam UV și de siguranță triplu/UVProtect Plus	Geam UV și de siguranță triplu/UVProtect Plus
	Sistem de lagăre cu amortizare antivibrații/VibrateSafe	Sistem de lagăre cu amortizare antivibrații/VibrateSafe
	Capacitate maximă pentru sticle prin depozitare gât la gât	Capacitate maximă pentru sticle prin depozitare gât la gât
Climat agreabil	Garnitură a ușii interschimbabilă	Garnitură a ușii interschimbabilă
	2 picioare de poziționare reglabile pe înălțime	2 picioare de poziționare reglabile pe înălțime
	Umiditate reglabilă a aerului grație sistemului HumiditySelect	Umiditate reglabilă a aerului grație sistemului HumidityControl
		Afișaj real al umidității aerului
	1 filtru FreshAir cu indicator pentru schimbare	1 filtru FreshAir cu indicator pentru schimbare
	Reglarea temperaturii în pași de câte 1°C	Reglarea temperaturii în pași de câte 1°C
Confort și flexibilitate	Sistem ajutător de încărcare EasyFill	Sistem ajutător de încărcare EasyFill
	SelfClosing Door	SelfClosing Door
	Stative din lemn, reglabile pe înălțime	Stative din lemn, reglabile pe înălțime
	Display: opțiune de alegere între 9 limbi (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)	Display: opțiune de alegere între 9 limbi (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)
Design și lifestyle	Iluminat de plafon cu LED	Iluminat în plafon cu LED-uri (ușă opacă), LightColumn (ușă din sticlă)
	Panou posterior: Metalic, gri grafit	Panou posterior: Oțel inox
	Display tactil	Display tactil
	Lumină de prezentare (ușă din sticlă)	Lumină de prezentare (ușă din sticlă)
	Mâner tip baghetă: negru	Mâner tip baghetă: Aluminu, periat
	Zgomot redus	Zgomot redus
Securitate	TempProtect Plus	TempProtect Plus
	Alarmă pentru ușă, temperatură și întrerupere de curent	Alarmă pentru ușă, temperatură și întrerupere de curent
	Alarmă acustică și vizuală pe display, prin iluminare și mesaj de tip Push datorită SmartDevice*	Alarmă acustică și vizuală pe display, prin iluminare și mesaj de tip Push datorită SmartDevice*
	Blocarea display-ului	Blocarea display-ului
	Încuietoare mecanică, cu posibilitate de postechipare	Încuietoare mecanică, integrată
Conectivitate*	SmartDevice-ready	SmartDevice (SmartDevice-Box incl.)
	Lumină de prezentare*	Lumină de prezentare*
	Reglarea temperaturii în pași de câte 1°C*	Reglarea temperaturii în pași de câte 1°C*
	Afișaj și control al funcțiilor relevante ale aparatului*	Afișaj și control al funcțiilor relevante ale aparatului*
	Caracteristicile speciale ale acestei serii sunt evidențiate .	



Vin

Calitate până la cel mai mic detaliu



TempProtect Plus

Mulțumită funcției TempProtect Plus, puteți fi liniștit, știind că vinurile sunt protejate de fluctuațiile de temperatură – deoarece vitrina de depozitare a vinului măsoară în mod constant temperatura folosind doi senzori de temperatură.



Reglarea umidității

La modelele cu HumiditySelect, umiditatea poate fi reglată în două etape: Standard sau Înalt. La modelele cu HumidityControl, umiditatea optimă poate fi ajustată în trepte de 5% între 50 % și 80 % RH*.



UVProtect Plus

Protecție UV perfectă pentru depozitare pe termen lung: Sticla colorată cu două straturi de tratament metalic în vid asigură o protecție foarte eficientă împotriva radiațiilor solare pentru vinuri.



EasyFill

Peste un unghi de 90°, ușa vitrinei tale de vinuri rămâne deschisă – pentru umplere deosebit de ușoară. Când este deschisă la mai puțin de 90°, ușa se închide ușor și automat.



VibrateSafe

Vitrinele de depozitare a vinurilor Liebherr garantează o depozitare blândă cu compresoare silențioase special dezvoltate și rafturi robuste din lemn masiv de fag.



LightColumn

Vedere optimă a tuturor vinurilor: Light-Column luminează interiorul vitrinei de sus până jos. LED-urile sale oferă o iluminare uniformă în interiorul vitrinei de vinuri.



Încuietoare ușă

Încuietoarea mecanică a ușii oferă siguranță în orice moment pentru colecția dumneavoastră valoroasă de vin. Încuietoarea este montată încastrat și se integrează discret în designul general.



Rafturi din lemn/max. Capacitate/ depozitare gât la gât

Pentru a profita din plin de capacitatea sa, interiorul a fost conceput astfel încât sticlele de vin să poată fi depozitate gât la gât. Acest lucru oferă spațiu suficient pentru o colecție de vinuri în creștere constantă.



SteelInterior

Combinăția dintre rafturi din lemn și panoul posterior din oțel inoxidabil Smart-Steel este o încântare chiar și atunci când este gol. Suprafața peretelui din spate asigură, de asemenea, o circulație constantă a aerului.



FreshAir

Filtrul de cărbune activ elimină mirosurile de toate felurile, astfel încât buchetul vinului să rămână pur. La fiecare șase luni, aparatul vă amintește de schimbarea filtrului care poate fi efectuată cu ușurință de dvs.



Securitate

Protejarea unei colecții de vinuri valoroase este o mare responsabilitate. Acesta este motivul pentru care aparatele noastre de depozitare a vinurilor sunt echipate cu un pachet cuprinzător de securitate. Funcțiile sofisticate de alarmă oferă alerte sonore și optice înainte ca vinul să fie afectat.



SmartDevice

Sunteți pregătit pentru viitorul casei inteligente? Liebherr va fi bucuros să vă ajute. Fie caseta SmartDevice este deja inclusă, fie poate fi adaptată la toate celelalte dispozitive (pregătit pentru smartDevice). Conectați aparatul Liebherr-ul la internet. Caseta SmartDevice poate fi instalată în câțiva pași și deschide deja întreaga lume a posibilităților digitale.



WSbli 7731

GrandCru Selection

Volum	628 L
Sticle de Bordeaux max. 0.75 l ¹	324
Dimensiuni exterioare în mm (L/A/Î)	747 / 763 / 2044
Dimensiuni interioare în mm (L/A/Î)	642 / 573 / 1830
Clasa de eficiență energetică ²	
Consum de energie în 365 de zile ³	102 kWh
Clasă climatică	SN-T
Temperatura ambiantă ⁴	+10 °C și +43 °C
Agent frigorific	R 600a
Emisie sonoră transmisă prin aer	38 dB(A)
Clasa emisiei sonore transmise prin aer	C
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Putere racordată	1,5 A
Ventilator	da
Alimentare cu aer proaspăt prin filtrul cu carbon activ FreshAir	da
Reglarea umidității prin zone de temperatură / Circuite de răcire reglabile	HumidityControl
Interval de temperatură reglabil	1 / 1 +5 °C și +20 °C
Ușă / Pereți laterali	Ușă plină, neagră / negru
Tip de comandă / poziție	Display LC monocrom / în ușă
Operare comandă	Electronică tactilă
Alarmă în caz de defecțiune / Alarmă (ușă deschisă)	optic și acustic / optic și acustic
Siguranță pentru copii	da
Material recipient interior	Material plastic, gri grafit
Iluminare interioară	Iluminat de plafon cu LED
activabilă permanent / intensitate reglabilă	
Soluție de conectare la rețea	SmartDeviceBox inclus
Sistem ajutător de încărcare EasyFill / Material rafturi	da / raft de lemn
Rafturi / Rafturi reglabile pe înălțime	7 / da
Mâner	Mâner din aluminiu
Filtru de aer	în peretele din spate
Tip de încuietorie / Uși cu închidere automată	mecanic / da
Opritor ușă / Garnitura ușii	pe dreapta, reversibile / interschimbabil
Compatibil Side-by-Side	da
Greutate brută / netă	93,2 / 87,2 kg
Accesorii	
Filtru cu cărbune activ FreshAir	9882460
Raft din lemn / Raft de prezentare (tablă de lemn pliabilă)	7113338 / 7113043
Raft metalic cu față din lemn	7113262
Set de inscripționare cu clip	9882766
Display pentru sticle	9882303
Tavă de apă cu rocă vulcanică	9882756
Set Side-by-Side	9032282



WPbli 5231

GrandCru Selection

Volum	442 L
Sticle de Bordeaux max. 0.75 l ¹	229
Dimensiuni exterioare în mm (L/A/Î)	597 / 763 / 1884
Dimensiuni interioare în mm (L/A/Î)	492 / 587 / 1670
Clasa de eficiență energetică ²	
Consum de energie în 365 de zile ³	115 kWh
Clasă climatică	SN-ST
Temperatura ambiantă ⁴	+10 °C și +38 °C
Agent frigorific	R 600a
Emisie sonoră transmisă prin aer	38 dB(A)
Clasa emisiei sonore transmise prin aer	C
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Putere racordată	1,5 A
Ventilator	da
Alimentare cu aer proaspăt prin filtrul cu carbon activ FreshAir	da
Reglarea umidității prin zone de temperatură / Circuite de răcire reglabile	HumidityControl
Interval de temperatură reglabil	1 / 1 +5 °C și +20 °C
Ușă / Pereți laterali	Ușă din sticlă, ramă neagră / negru
Tip de comandă / poziție	Display LC monocrom / în ușă
Operare comandă	Electronică tactilă
Alarmă în caz de defecțiune / Alarmă (ușă deschisă)	optic și acustic / optic și acustic
Siguranță pentru copii	da
Material recipient interior	Material plastic, gri grafit
Iluminare interioară	Lumină LED pe o parte
activabilă permanent / intensitate reglabilă	da / da
Soluție de conectare la rețea	SmartDeviceBox inclus
Sistem ajutător de încărcare EasyFill / Material rafturi	da / raft de lemn
Rafturi / Rafturi reglabile pe înălțime	6 / da
Mâner	Mâner din aluminiu
Filtru de aer	în peretele din spate
Tip de încuietorie / Uși cu închidere automată	mecanic remontabil / da
Opritor ușă / Garnitura ușii	pe dreapta, reversibile / interschimbabil
Compatibil Side-by-Side	da
Greutate brută / netă	98,3 / 93 kg
Accesorii	
Filtru cu cărbune activ FreshAir	9882460
Raft din lemn / Raft de prezentare (tablă de lemn pliabilă)	7113328 / 7113041
Raft metalic cu față din lemn	7113254
Set de inscripționare cu clip	9882766
Display pentru sticle	9882303
Tavă de apă cu rocă vulcanică	9882755
Set Side-by-Side	9017744



WSbli 5231

GrandCru Selection

Volum	433 L
Sticle de Bordeaux max. 0.75 l ¹	229
Dimensiuni exterioare în mm (L/A/Î)	597 / 763 / 1884
Dimensiuni interioare în mm (L/A/Î)	492 / 573 / 1670
Clasa de eficiență energetică ²	
Consum de energie în 365 de zile ³	96 kWh
Clasă climatică	SN-T
Temperatura ambiantă ⁴	+10 °C și +43 °C
Agent frigorific	R 600a
Emisie sonoră transmisă prin aer	38 dB(A)
Clasa emisiei sonore transmise prin aer	C
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Putere racordată	1,5 A
Ventilator	da
Alimentare cu aer proaspăt prin filtrul cu carbon activ FreshAir	da
Reglarea umidității prin zone de temperatură / Circuite de răcire reglabile	HumidityControl
Interval de temperatură reglabil	1 / 1 +5 °C și +20 °C
Ușă / Pereți laterali	Ușă plină, neagră / negru
Tip de comandă / poziție	Display LC monocrom / în ușă
Operare comandă	Electronică tactilă
Alarmă în caz de defecțiune / Alarmă (ușă deschisă)	optic și acustic / optic și acustic
Siguranță pentru copii	da
Material recipient interior	Material plastic, gri grafit
Iluminare interioară	Iluminat de plafon cu LED
activabilă permanent / intensitate reglabilă	
Soluție de conectare la rețea	SmartDeviceBox inclus
Sistem ajutător de încărcare EasyFill / Material rafturi	da / raft de lemn
Rafturi / Rafturi reglabile pe înălțime	6 / da
Mâner	Mâner din aluminiu
Filtru de aer	în peretele din spate
Tip de încuietorie / Uși cu închidere automată	mecanic / da
Opritor ușă / Garnitura ușii	pe dreapta, reversibile / interschimbabil
Compatibil Side-by-Side	da
Greutate brută / netă	76,2 / 71 kg
Accesorii	
Filtru cu cărbune activ FreshAir	9882460
Raft din lemn / Raft de prezentare (tablă de lemn pliabilă)	7113328 / 7113041
Raft metalic cu față din lemn	7113254
Set de inscripționare cu clip	9882766
Display pentru sticle	9882303
Tavă de apă cu rocă vulcanică	9882755
Set Side-by-Side	9017744



WPbli 5031

GrandCru Selection

Volum	385 L
Sticle de Bordeaux max. 0.75 l ¹	196
Dimensiuni exterioare în mm (L/A/Î)	597 / 763 / 1684
Dimensiuni interioare în mm (L/A/Î)	492 / 587 / 1470
Clasa de eficiență energetică ²	
Consum de energie în 365 de zile ³	111 kWh
Clasă climatică	SN-ST
Temperatura ambiantă ⁴	+10 °C și +38 °C
Agent frigorific	R 600a
Emisie sonoră transmisă prin aer	38 dB(A)
Clasa emisiei sonore transmise prin aer	C
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Putere racordată	1,5 A
Ventilator	da
Alimentare cu aer proaspăt prin filtrul cu carbon activ FreshAir	da
Reglarea umidității prin zone de temperatură / Circuite de răcire reglabile	HumidityControl
Interval de temperatură reglabil	1 / 1 +5 °C și +20 °C
Ușă / Pereți laterali	Ușă din sticlă, ramă neagră / negru
Tip de comandă / poziție	Display LC monocrom / în ușă
Operare comandă	Electronică tactilă
Alarmă în caz de defecțiune / Alarmă (ușă deschisă)	optic și acustic / optic și acustic
Siguranță pentru copii	da
Material recipient interior	Material plastic, gri grafit
Iluminare interioară	Lumină LED pe o parte
activabilă permanent / intensitate reglabilă	da / da
Soluție de conectare la rețea	SmartDeviceBox inclus
Sistem ajutător de încărcare EasyFill / Material rafturi	da / raft de lemn
Rafturi / Rafturi reglabile pe înălțime	5 / da
Mâner	Mâner din aluminiu
Filtru de aer	în peretele din spate
Tip de încuietorie / Uși cu închidere automată	mecanic remontabil / da
Opritor ușă / Garnitura ușii	pe dreapta, reversibile / interschimbabil
Compatibil Side-by-Side	da
Greutate brută / netă	89,8 / 85,3 kg
Accesorii	
Filtru cu cărbune activ FreshAir	9882460
Raft din lemn / Raft de prezentare (tablă de lemn pliabilă)	7113328 / 7113041
Raft metalic cu față din lemn	7113254
Set de inscripționare cu clip	9882766
Display pentru sticle	9882303
Tavă de apă cu rocă vulcanică	9882755
Set Side-by-Side	9017743



WSbli 5031

GrandCru Selection

Volum	378 L
Sticle de Bordeaux max. 0.75 l ¹	196
Dimensiuni exterioare în mm (L/A/Î)	597 / 763 / 1684
Dimensiuni interioare în mm (L/A/Î)	492 / 573 / 1470
Clasa de eficiență energetică ²	
Consum de energie în 365 de zile ³	97 kWh
Clasă climatică	SN-T
Temperatura ambiantă ⁴	+10 °C și +43 °C
Agent frigorific	R 600a
Emisie sonoră transmisă prin aer	38 dB(A)
Clasa emisiei sonore transmise prin aer	C
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Putere racordată	1,5 A
Ventilator	da
Alimentare cu aer proaspăt prin filtrul cu carbon activ FreshAir	da
Reglarea umidității prin zone de temperatură / Circuite de răcire reglabile	HumidityControl
Interval de temperatură reglabil	1 / 1 +5 °C și +20 °C
Ușă / Pereți laterali	Ușă plină, neagră / negru
Tip de comandă / poziție	Display LC monocrom / în ușă
Operare comandă	Electronică tactilă
Alarmă în caz de defecțiune / Alarmă (ușă deschisă)	optic și acustic / optic și acustic
Siguranță pentru copii	da
Material recipient interior	Material plastic, gri grafit
Iluminare interioară	Iluminat de plafon cu LED
activabilă permanent / intensitate reglabilă	
Soluție de conectare la rețea	SmartDeviceBox inclus
Sistem ajutător de încărcare EasyFill / Material rafturi	da / raft de lemn
Rafturi / Rafturi reglabile pe înălțime	5 / da
Mâner	Mâner din aluminiu
Filtru de aer	în peretele din spate
Tip de încuietorie / Uși cu închidere automată	mecanic / da
Opritor ușă / Garnitura ușii	pe dreapta, reversibile / interschimbabil
Compatibil Side-by-Side	da
Greutate brută / netă	70 / 65,4 kg
Accesorii	
Filtru cu cărbune activ FreshAir	9882460
Raft din lemn / Raft de prezentare (tablă de lemn pliabilă)	7113328 / 7113041
Raft metalic cu față din lemn	7113254
Set de inscripționare cu clip	9882766
Display pentru sticle	9882303
Tavă de apă cu rocă vulcanică	9882755
Set Side-by-Side	9017743

¹ Aceste dispozitive sunt destinate exclusiv depozitării vinului. Capacitate maximă de sticle Bordeaux (0,75 l) conform standardului NF H 35-124 (Î: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).
² Conform regulamentului UE 2019/2016.
³ Măsurare conform EN 62552.
⁴ Indică temperatura ambiantă la care dispozitivul poate funcționa în siguranță.



WPbl 5001

GrandCru

Volum	385 L
Sticle de Bordeaux max. 0.75 l ¹	196
Dimensiuni exterioare în mm (L/A/Î)	597 / 763 / 1684
Dimensiuni interioare în mm (L/A/Î)	492 / 587 / 1470



Clasa de eficiență energetică ²	113 kWh
Consum de energie în 365 de zile ³	SN-ST
Clasă climatică	+10°C și +38°C
Temperatura ambiantă ⁴	R 600a
Agent frigorific	38 dB(A)/C
Emisie sonoră transmisă prin aer / Clasa emisiei sonore transmise prin aer	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Tensiune / Frecvență	1,5 A
Putere racordată	da / da
Ventilator / Alimentare cu aer proaspăt prin filtrul cu carbon activ FreshAir	HumiditySelect (în două trepte: standard și înaltă)
Reglarea umidității prin	1/1

zone de temperatură / Circuite de răcire reglabile	+5°C și +20°C
Interval de temperatură reglabil	Ușă din sticlă, ramă neagră / negru
Ușă / Pereți laterali	Display LC monocrom / în ușă
Tip de comandă / poziție	Electronică tactilă
Operare comandă	optic și acustic / optic și acustic
Alarmă în caz de defecțiune / Alarmă (ușă deschisă)	da
Siguranță pentru copii	Material plastic, gri grafit
Material recipient interior	Iluminat de plafon cu LED
Iluminare interioară	da / da
activabilă permanent / intensitate reglabilă	SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
Soluție de conectare la rețea	da / raft de lemn
Sistem ajutător de încărcare EasyFill / Material rafturi	5 / da
Rafturi / Rafturi reglabile pe înălțime	Mâner de plastic negru
Mâner	în peretele din spate
Filtru de aer	mecanic remontabil
Tip de încuietoare	da
Uși cu închidere automată	pe dreapta, reversibile / interschimbabil
Opritor ușă / Garnitura ușii	da
Compatibil Side-by-Side	89,3 / 84,7 kg
Greutate brută / netă	

Accesorii	
Filtru cu cărbune activ FreshAir	9882460
SmartDevice Box	6125265
Încuietoare	9882758
Raft din lemn / Raft de prezentare (tablă de lemn pliabilă)	7113328 / 7113041
Raft metalic cu față din lemn / Set de inscripționare cu clip	7113254 / 9882766
Display pentru sticle	9882303
Tavă de apă cu rocă vulcanică	9882755
Set Side-by-Side	9017743

WSbl 5001

GrandCru

Volum	378 L
Sticle de Bordeaux max. 0.75 l ¹	196
Dimensiuni exterioare în mm (L/A/Î)	597 / 763 / 1684
Dimensiuni interioare în mm (L/A/Î)	492 / 573 / 1470



Clasa de eficiență energetică ²	97 kWh
Consum de energie în 365 de zile ³	SN-T
Clasă climatică	+10°C și +43°C
Temperatura ambiantă ⁴	R 600a
Agent frigorific	38 dB(A)/C
Emisie sonoră transmisă prin aer / Clasa emisiei sonore transmise prin aer	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Tensiune / Frecvență	1,5 A
Putere racordată	da / da
Ventilator / Alimentare cu aer proaspăt prin filtrul cu carbon activ FreshAir	HumiditySelect (în două trepte: standard și înaltă)
Reglarea umidității prin	1/1

zone de temperatură / Circuite de răcire reglabile	+5°C și +20°C
Interval de temperatură reglabil	Ușă plină, neagră / negru
Ușă / Pereți laterali	Display LC monocrom / în ușă
Tip de comandă / poziție	Electronică tactilă
Operare comandă	optic și acustic / optic și acustic
Alarmă în caz de defecțiune / Alarmă (ușă deschisă)	da
Siguranță pentru copii	Material plastic, gri grafit
Material recipient interior	Iluminat de plafon cu LED
Iluminare interioară	da / da
activabilă permanent / intensitate reglabilă	SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
Soluție de conectare la rețea	da / raft de lemn
Sistem ajutător de încărcare EasyFill / Material rafturi	5 / da
Rafturi / Rafturi reglabile pe înălțime	Mâner de plastic negru
Mâner	în peretele din spate
Filtru de aer	mecanic remontabil
Tip de încuietoare	da
Uși cu închidere automată	pe dreapta, reversibile / interschimbabil
Opritor ușă / Garnitura ușii	da
Compatibil Side-by-Side	70,1 / 65,6 kg
Greutate brută / netă	

Accesorii	
Filtru cu cărbune activ FreshAir	9882460
SmartDevice Box	6125265
Încuietoare	9882758
Raft din lemn / Raft de prezentare (tablă de lemn pliabilă)	7113328 / 7113041
Raft metalic cu față din lemn / Set de inscripționare cu clip	7113254 / 9882766
Display pentru sticle	9882303
Tavă de apă cu rocă vulcanică	9882755
Set Side-by-Side	9017743

WPbl 4601

GrandCru

Volum	328 L
Sticle de Bordeaux max. 0.75 l ¹	166
Dimensiuni exterioare în mm (L/A/Î)	597 / 763 / 1484
Dimensiuni interioare în mm (L/A/Î)	492 / 587 / 1270



Clasa de eficiență energetică ²	111 kWh
Consum de energie în 365 de zile ³	SN-ST
Clasă climatică	+10°C și +38°C
Temperatura ambiantă ⁴	R 600a
Agent frigorific	38 dB(A)/C
Emisie sonoră transmisă prin aer / Clasa emisiei sonore transmise prin aer	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Tensiune / Frecvență	1,5 A
Putere racordată	da / da
Ventilator / Alimentare cu aer proaspăt prin filtrul cu carbon activ FreshAir	HumiditySelect (în două trepte: standard și înaltă)
Reglarea umidității prin	1/1

zone de temperatură / Circuite de răcire reglabile	+5°C și +20°C
Interval de temperatură reglabil	Ușă din sticlă, ramă neagră / negru
Ușă / Pereți laterali	Display LC monocrom / în ușă
Tip de comandă / poziție	Electronică tactilă
Operare comandă	optic și acustic / optic și acustic
Alarmă în caz de defecțiune / Alarmă (ușă deschisă)	da
Siguranță pentru copii	Material plastic, gri grafit
Material recipient interior	Iluminat de plafon cu LED
Iluminare interioară	da / da
activabilă permanent / intensitate reglabilă	SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
Soluție de conectare la rețea	da / raft de lemn
Sistem ajutător de încărcare EasyFill / Material rafturi	5 / da
Rafturi / Rafturi reglabile pe înălțime	Mâner de plastic negru
Mâner	în peretele din spate
Filtru de aer	mecanic remontabil
Tip de încuietoare	da
Uși cu închidere automată	pe dreapta, reversibile / interschimbabil
Opritor ușă / Garnitura ușii	da
Compatibil Side-by-Side	79,5 / 75,3 kg
Greutate brută / netă	

Accesorii	
Filtru cu cărbune activ FreshAir	9882460
SmartDevice Box	6125265
Încuietoare	9882758
Raft din lemn / Raft de prezentare (tablă de lemn pliabilă)	7113328 / 7113041
Raft metalic cu față din lemn / Set de inscripționare cu clip	7113254 / 9882766
Display pentru sticle	9882303
Tavă de apă cu rocă vulcanică	9882755
Set Side-by-Side	

WSbl 4601

GrandCru

Volum	322 L
Sticle de Bordeaux max. 0.75 l ¹	166
Dimensiuni exterioare în mm (L/A/Î)	597 / 763 / 1484
Dimensiuni interioare în mm (L/A/Î)	492 / 573 / 1270



Clasa de eficiență energetică ²	84 kWh
Consum de energie în 365 de zile ³	SN-T
Clasă climatică	+10°C și +43°C
Temperatura ambiantă ⁴	R 600a
Agent frigorific	38 dB(A)/C
Emisie sonoră transmisă prin aer / Clasa emisiei sonore transmise prin aer	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Tensiune / Frecvență	1,5 A
Putere racordată	da / da
Ventilator / Alimentare cu aer proaspăt prin filtrul cu carbon activ FreshAir	HumiditySelect (în două trepte: standard și înaltă)
Reglarea umidității prin	1/1

zone de temperatură / Circuite de răcire reglabile	+5°C și +20°C
Interval de temperatură reglabil	Ușă plină, neagră / negru
Ușă / Pereți laterali	Display LC monocrom / în ușă
Tip de comandă / poziție	Electronică tactilă
Operare comandă	optic și acustic / optic și acustic
Alarmă în caz de defecțiune / Alarmă (ușă deschisă)	da
Siguranță pentru copii	Material plastic, gri grafit
Material recipient interior	Iluminat de plafon cu LED
Iluminare interioară	da / da
activabilă permanent / intensitate reglabilă	SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
Soluție de conectare la rețea	da / raft de lemn
Sistem ajutător de încărcare EasyFill / Material rafturi	5 / da
Rafturi / Rafturi reglabile pe înălțime	Mâner de plastic negru
Mâner	în peretele din spate
Filtru de aer	mecanic remontabil
Tip de încuietoare	da
Uși cu închidere automată	pe dreapta, reversibile / interschimbabil
Opritor ușă / Garnitura ușii	da
Compatibil Side-by-Side	62,8 / 58,7 kg
Greutate brută / netă	

Accesorii	
Filtru cu cărbune activ FreshAir	9882460
SmartDevice Box	6125265
Încuietoare	9882758
Raft din lemn / Raft de prezentare (tablă de lemn pliabilă)	7113328 / 7113041
Raft metalic cu față din lemn / Set de inscripționare cu clip	7113254 / 9882766
Display pentru sticle	9882303
Tavă de apă cu rocă vulcanică	9882755
Set Side-by-Side	

WPbl 4201

GrandCru

Volum	272 L
Sticle de Bordeaux max. 0.75 l ¹	141
Dimensiuni exterioare în mm (L/A/Î)	597 / 763 / 1284
Dimensiuni interioare în mm (L/A/Î)	492 / 587 / 1070



Clasa de eficiență energetică ²	95 kWh
Consum de energie în 365 de zile ³	SN-ST
Clasă climatică	+10°C și +38°C
Temperatura ambiantă ⁴	R 600a
Agent frigorific	38 dB(A)/C
Emisie sonoră transmisă prin aer / Clasa emisiei sonore transmise prin aer	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Tensiune / Frecvență	1,5 A
Putere racordată	da / da
Ventilator / Alimentare cu aer proaspăt prin filtrul cu carbon activ FreshAir	HumiditySelect (în două trepte: standard și înaltă)
Reglarea umidității prin	1/1

zone de temperatură / Circuite de răcire reglabile	+5°C și +20°C
Interval de temperatură reglabil	Ușă din sticlă, ramă neagră / negru
Ușă / Pereți laterali	Display LC monocrom / în ușă
Tip de comandă / poziție	Electronică tactilă
Operare comandă	optic și acustic / optic și acustic
Alarmă în caz de defecțiune / Alarmă (ușă deschisă)	da
Siguranță pentru copii	Material plastic, gri grafit
Material recipient interior	Iluminat de plafon cu LED
Iluminare interioară	da / da
activabilă permanent / intensitate reglabilă	SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
Soluție de conectare la rețea	da / raft de lemn
Sistem ajutător de încărcare EasyFill / Material rafturi	4 / da
Rafturi / Rafturi reglabile pe înălțime	Mâner de plastic negru
Mâner	în peretele din spate
Filtru de aer	mecanic remontabil
Tip de încuietoare	da
Uși cu închidere automată	pe dreapta, reversibile / interschimbabil
Opritor ușă / Garnitura ușii	da
Compatibil Side-by-Side	70,7 / 67,1 kg
Greutate brută / netă	

Accesorii	
Filtru cu cărbune activ FreshAir	9882460
SmartDevice Box	6125265
Încuietoare	9882758
Raft din lemn / Raft de prezentare (tablă de lemn pliabilă)	7113328 / 7113041
Raft metalic cu față din lemn / Set de inscripționare cu clip	7113254 / 9882766
Display pentru sticle	9882303
Tavă de apă cu rocă vulcanică	9882755
Set Side-by-Side	

WSbl 4201

GrandCru

Volum	267 L
Sticle de Bordeaux max. 0.75 l ¹	141
Dimensiuni exterioare în mm (L/A/Î)	597 / 763 / 1284
Dimensiuni interioare în mm (L/A/Î)	492 / 573 / 1070



Clasa de eficiență energetică ²	76 kWh
Consum de energie în 365 de zile ³	SN-T
Clasă climatică	+10°C și +43°C
Temperatura ambiantă ⁴	R 600a
Agent frigorific	38 dB(A)/C
Emisie sonoră transmisă prin aer / Clasa emisiei sonore transmise prin aer	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Tensiune / Frecvență	1,5 A
Putere racordată	da / da
Ventilator / Alimentare cu aer proaspăt prin filtrul cu carbon activ FreshAir	HumiditySelect (în două trepte: standard și înaltă)
Reglarea umidității prin	1/1

zone de temperatură / Circuite de răcire reglabile	+5°C și +20°C
Interval de temperatură reglabil	Ușă plină, neagră / negru
Ușă / Pereți laterali	Display LC monocrom / în ușă
Tip de comandă / poziție	Electronică tactilă
Operare comandă	optic și acustic / optic și acustic
Alarmă în caz de defecțiune / Alarmă (ușă deschisă)	da
Siguranță pentru copii	Material plastic, gri grafit
Material recipient interior	Iluminat de plafon cu LED
Iluminare interioară	da / da
activabilă permanent / intensitate reglabilă	SmartDeviceBox: ca accesoriu optional
Soluție de conectare la rețea	da / raft de lemn
Sistem ajutător de încărcare EasyFill / Material rafturi	4 / da
Rafturi / Rafturi reglabile pe înălțime	Mâner de plastic negru
Mâner	în peretele din spate
Filtru de aer	mecanic remontabil
Tip de încuietoare	da
Uși cu închidere automată	pe dreapta, reversibile / interschimbabil
Opritor ușă / Garnitura ușii	da
Compatibil Side-by-Side	56,8 / 53,1 kg
Greutate brută / netă	

Accesorii	
Filtru cu cărbune activ FreshAir	9882460
SmartDevice Box	6125265
Încuietoare	9882758
Raft din lemn / Raft de prezentare (tablă de lemn pliabilă)	7113328 / 7113041
Raft metalic cu față din lemn / Set de inscripționare cu clip	7113254 / 9882766
Display pentru sticle	9882303
Tavă de apă cu rocă vulcanică	9882755
Set Side-by-Side	

¹ Aceste dispozitive sunt destinate exclusiv depozitării vinului. Capacitate maximă de sticle Bordeaux (0,75 l) conform standardului NF H 35-124 (Î: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).
² Conform regulamentului UE 2019/2016.
³ Măsurare conform EN 62552.
⁴ Indică temperatura ambiantă la care dispozitivul poate funcționa în siguranță.

Aparate compacte





Iluminare LED

Pentru o prezentare optimă, WKes 653 este echipat cu iluminare LED reglabilă și cu posibilitate de activare. Deoarece LED-urile generează doar radiații minime de căldură și nu radiații UV, vinurile pot fi puse în lumina potrivită pentru o perioadă mai lungă de timp fără a fi supuse riscului.



Electronică tactilă

Temperatura ideală de depozitare a vinurilor este de +8°C până la +12°C. Vinurile albe care se păstrează la temperatura de servire, trebuie depozitate în mod ideal la temperaturi sub +10°C, iar vinurile roșii până la +18°C. Prin urmare, temperatura poate fi setată cu precizie între +5 °C și +20 °C cu blocul electronic touch confortabil.



WKes 653

GrandCru

Volum	48 L
Sticle de Bordeaux max. 0.75 l¹	12
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	425 / 478 / 612
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	350 / 310 / 370
Clasa de eficiență energetică²	
Consum de energie în 365 de zile³	78 kWh
Clasă climatică	SN
Temperatura ambiantă⁴	+10°C și +32°C
Agent frigorific	R 600a
Emisie sonoră transmisă prin aer	37 dB(A)
Clasa emisiei sonore transmise prin aer	C
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată	1,0 A
Ventilator	da
Alimentare cu aer proaspăt prin filtrul cu carbon activ FreshAir	da
Reglarea umidității prin zone de temperatură	HumiditySelect (în două trepte: standard și înaltă)
Circuite de răcire reglabile	1
Interval de temperatură reglabil	+5 °C și +20 °C
Ușă	Ușă din sticlă cu cadru din inox, SmartSteel
Pereți laterali	inox cu SmartSteel
Tip de comandă / poziție	Afișaj LCD / în interior
Operare comandă	Electronică tactilă
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Alarmă (ușă deschisă)	acustic
Siguranță pentru copii	da
Iluminare interioară	LED
activabilă permanent / intensitate reglabilă	da / da
Material rafturi	raft de lemn
Rafturi	3
Sertar pentru ustensile	1
Tip de încuietoare	mecanic
Opritor ușă	pe dreapta, fixe
Garnitura ușii	interschimbabil
Greutate brută / netă	32,8 / 29,5 kg
Accesorii	
Filtru cu cărbune activ FreshAir	9881287
Set de inscripționare cu clip	9094559



ZKes 453

Humidor

Total net	39 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	425 / 478 / 612
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	300 / 274 / 340
Consum de energie în 365 de zile	162 kWh
Clasă climatică	N
Temperatura ambiantă⁴	+16 °C și +32 °C
Agent frigorific	R 600a
Zgomot-putere sonoră	40 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată	0,5 A
Ventilator	da
Alimentare cu aer proaspăt prin filtrul cu carbon activ FreshAir	da
Reglarea umidității prin zone de temperatură	HumidityControl
Circuite de răcire reglabile	1
Interval de temperatură reglabil	+16 °C și +20 °C
Interval de umiditate	68% și 75%
Ușă	Ușă din sticlă cu cadru din inox, SmartSteel
Pereți laterali	inox cu SmartSteel
Tip de comandă / poziție	Afișaj LCD / în interior
Operare comandă	Electronică tactilă
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Alarmă (ușă deschisă)	acustic
Siguranță pentru copii	da
Iluminare interioară	LED
activabilă permanent / intensitate reglabilă	da / da
Material rafturi	Lemn de cedru spaniol
Rafturi	2
Lățime / adâncime utilă a rafturilor în mm	313 / 262
Cutie de prezentare	2
Tip de încuietoare	mecanic
Opritor ușă	pe dreapta, fixe
Garnitura ușii	interschimbabil
Greutate brută / netă	34 / 30,6 kg
Accesorii	
Filtru cu cărbune activ FreshAir	9881287



Cutii de prezentare

Țigaretetele pot fi depozitate individual în cutii de prezentare de diferite înălțimi. Cutiile sunt confecționate din lemn de cedru spaniol și pot fi îndepărtate cu ușurință.



Umiditate aer

În recipientul de apă integrat se poate umple un litru de apă distilată. Senzorii de umiditate reglează necesarul de apă și asigură precis umiditatea selectată între 68 % și 75 %. O afișare optică informează la timp dacă este necesară reumplerea cu apă.

Frigiderele de vin

**SmartDevice-Box**

Vinul este vizibil de oriunde. Un frigider de vin Liebherr poate fi rapid conectat în rețea – cu SmartDevice-Box ca accesoriu. Astfel, veți beneficia de toate avantajele aplicației SmartDevice: Aveți acces la aparat de oriunde, vizualizați și modificați setările în timp ce vă deplasați, de exemplu temperatura. În plus, informațiile relevante pentru securitate referitoare la dispozitiv și la vin sunt trimise pe smartphone.

**Filtru cu cărbune activ FreshAir**

Pentru asigurarea condițiilor optime de maturare a vinului în condiții de calitate optimă a aerului și pentru ca buchetul să rămână nealterat, filtrul cu cărbune activ FreshAir reține în mod fiabil mirosurile de orice fel. Filtrul trebuie schimbat la fiecare 6 luni și schimbarea este indicată printr-o funcție de reamintire (dependentă de model).

**Recipient de apă și pietre de lavă**

Recipientul de apă care poate fi montat ulterior și pietrele de lavă ajută la menținerea umidității perfecte – astfel încât dopurile de plută rămân umede în mod optim chiar și în condiții uscate.

**Display pentru sticle**

Evidențiază cu abilitate sticlele speciale: Elegantul display pentru sticle pune sticlele de vin în centrul atenției și atrage atenția asupra etichetei vinului. În plus, acesta oferă o susținere sigură pentru sticlele deschise.

**Stativ din lemn, reglabil pe înălțime**

Sofisticat și matur. Stativele elegante din lemn de fag sunt concepute pentru depozitarea orizontală a sticlelor de vin în condiții de vibrații reduse și ajută la depozitare, scoatere și organizare prin forma lor ergonomică. Un alt avantaj: Lemnul respiră și poate înmagazina cantități mici de apă – acest lucru este benefic pentru microclimatul din interior. Prin urmare, și pentru depozitarea pe termen lung.

**Raft de prezentare din lemn**

Pe raftul de prezentare din lemn de fag pot fi depozitate și prezentate în siguranță și într-o manieră de înaltă calitate două sticle de vin deschise. Acest lucru este posibil datorită funcției de pliere integrată în placă.

**Raft metalic cu front din lemn, reglabil în înălțime**

Raftul metalic robust combină tot ceea ce este necesar pentru depozitarea vinului în domeniul gastronomiei. Acesta poate fi mutat în mod variabil în aparat – pentru o repartizare flexibilă a sticlelor. Traversele asigură o fixare deosebit de sigură. Metalul cu strat de acoperire este extrem de ușor de curățat. Iar designul simplu și clar, cu frontul din lemn de fag, se armonizează cu toate vinurile depozitate.

**Tablă perforată**

Suportul din tablă perforată asigură stabilitatea optimă a sticlelor. Băuturile și recipientele sunt astfel depozitate permanent în siguranță. Suporturile din tablă perforată sunt extrem de durabile și sunt ideale pentru băuturi.

**Grătar galvanizat**

Grătar pentru nevoi suplimentare.

Frigiderele de vin

**Set de 3 bare din lemn**


Nu contează dacă sunt mari sau mici – acum încap toate. Cu ajutorul barelor de lemn suplimentare, puteți depozita și sticle de vin mai mici în siguranță în frigiderul de vinuri Liebherr. Trebuie doar să introduceți barele în raftul din lemn și gata.

**Clipsuri din aluminiu cu posibilitate de inscripționare**

Pentru organizarea ideală a stocurilor de vinuri: cele cinci clipsuri elegante din aluminiu. Acestea pot fi inscripționate și pot fi atașate flexibil la panourile pentru sticle.

**Produs de curățare pentru oțel inoxidabil**

Îndepărtează în mod fiabil și delicat amprente, dungile și petele de pe suprafețele din oțel inoxidabil. (Nu se utilizează cu SmartSteel.)

**Mâner**

Pentru ca aparatul să se potrivească în mod optim în mediul bucătăriei respective, mânerul robust din aluminiu poate fi înlocuit cu un mâner tip bară, mai îngust, din oțel inoxidabil periat.

**Încuietoare**

Savoare care rămâne zăvorâtă pentru alții. Colecțiile de vinuri reprezintă, de obicei, și investiții de mare valoare. Prin urmare, acestea trebuie să fie securizate în același mod. Prin urmare, vitrina de depozitare a vinurilor GrandCru poate fi ușor echipată ulterior cu o încuietoare mecanică pentru ușă.

**Siguranță basculantă**

Siguranța basculantă îmbină ferm partea superioară a aparatului cu peretele. Pentru o poziție stabilă și pentru încărcarea și descărcarea sigură a rafturilor extensibile, chiar și la umplere maximă.



Congelatoare de comercializare pentru gastronomie și comerț cu amănuntul – calitate care dă roade

Într-o lume care devine din ce în ce mai mobilă și mai rapidă, contează o bună vizibilitate și impulsurile corecte: Datorită TDA (Total Display Area) optimă, congelatoarele Liebherr prezintă gustările, înghețata sau produsele de larg consum cu o claritate maximă și vă invită să ajungeți la ele. Designul lor atrăgător stabilește standarde în industrie, iar opțiunile de branding individual fac din fiecare ladă o experiență de brand atrăgătoare. Dar nu numai că sunt îndeplinite cele mai înalte cerințe pentru o cifră de afaceri mai mare, ci și cele pentru mai multă durabilitate. Pe lângă costurile energetice foarte scăzute, agentul frigorific natural, componentele fără PVC și emisia redusă de căldură, aparatele profesionale extrem de eficiente impresionează, de asemenea, prin lipsa de întreținere și cel puțin 15 ani de performanță fiabilă de congelare. Sau, pe scurt: printr-un TCO (Total Cost of Ownership) imbatabil.

Creșteți gradul de conștientizare a mărcii dumneavoastră.

Liebherr oferă numeroase opțiuni pentru marcarea congelatoarelor în mod individual și impresionant. Puteți alege între diferite proceduri și diferite modele. Dacă doriți, putem dezvolta pentru dumneavoastră propriile noastre concepte de aparate care să corespundă perfect mărcii și cerințelor dumneavoastră specifice.



Autocolante individuale

Marca dorită este aplicată pe un autocolant adecvat, de obicei o folie de PVC, fie prin serigrafie, fie prin imprimare digitală, în funcție de cantitate și de motiv. Acesta este trasat cu precizie pe carcasa din spumă a lăzii sau a dulapului.



Autocolante pentru display/perete lateral/ ușă și design individual de culori

Prin designul individual al culorilor, marca dumneavoastră poate fi prezentată într-o manieră atrăgătoare și așează în scenă produsele într-un mod mai atrăgător. Pereții laterali ai lăzii și piesele de capăt din plastic de pe cadrul lăzii, precum și display-ul și cadrul display-ului de pe congelatoare pentru promovarea vânzărilor, pot fi personalizate.

Avantaje la prima vedere



Iluminare interioară cu LED-uri eficiente energetic

Iluminarea interioară cu LED-uri eficiente energetic pentru o prezentare eficientă și convingătoare a produselor. Opțional este disponibilă o încuietoare cu capac.

Cadru din mai multe părți din plastic și aluminiu

Cadru din mai multe părți din plastic și aluminiu într-un design atractiv și modern cu colțuri rotunjite asigură stabilitatea, precum și o igienă mai bună și protejează la scoaterea bunurilor.

Izolație puternică

Izolația ridicată asigură temperaturi constante și reduce consumul de energie.

Conformitate ROHS și WEEE

Conformitate RoHS și WEEE datorită materialelor ecologice în combinație cu o reciclabilitate optimă.



Încuietoare cu capac

Încuietoarea cu capac protejează împotriva accesului neautorizat.

Coșuri de agățare stabile

Coșurile de agățare stabile permit o prezentare clară a bunurilor.

Sticlă securizată dintr-o singură foaie călită

Sticla securizată dintr-o singură foaie călită este incasabilă, rezistentă și oferă stabilitate în zona superioară a lăzii. În plus, datorită radiației termice reduse, se asigură o vizibilitate optimă a bunurilor depozitate. Capacul poate fi îndepărtat pentru a facilita manipularea și curățarea.

Garnitură de etanșare a profilului

Garnitura de etanșare a profilului pentru o deschidere și închidere simplă a capacului.

Recipient interior din oțel

Recipientul interior din oțel cu colțuri rotunjite este ușor de curățat, permite o igienă perfectă și are o bună capacitate de conducere a frigului.

Mai silențios datorită condensatorului exterior

Datorită condensatorului exterior din spumă, lăzile de înghețată funcționează cu un nivel foarte scăzut de zgomot și vibrații – iar carcasa poate fi curățată cu ușurință. În plus, condensul nu se formează la exterior.



Role de ghidare stabile

Rolele de ghidare stabile facilitează transportul atunci când aparatul trebuie mutat și permit curățarea comodă a podelei sub aparat.



EFI 3553



Capac glisant din sticlă care funcționează ușor

Capacele glisante din sticlă ușor curbate ale lăzilor EFI sunt realizate din sticlă securizată dintr-o singură foaie călită. Datorită garniturilor de etanșare a profilului și a cadrului din plastic încălzit cu gaz fierbinte prin intermediul compresorului, jumătățile de capac pot fi întotdeauna deplasate cu ușurință.



Capac glisant izolat

Datorită capacului compozit din aluminiu și PVC rigid, capacele izolate cu spumă solidă sunt deosebit de rezistente. Partea superioară este prevăzută cu o suprafață de lucru din aluminiu rezistentă la zgârieturi. Capacul glisant izolat cu spumă este disponibil ca o alternativă la capacele glisante din sticlă. Ca accesoriu este disponibilă o încuietoare cu fișă.



Zonă de depozitare cu rafturi de la Liebherr

Mai multe bunuri pe aceeași suprafață. Acest accesoriu extrem de stabil și rezistent la sarcini permite ca frigiderele și congelatoarele de la Liebherr să fie dispuse unele peste altele în orice combinație. Acest lucru înseamnă un volum cu până la 65 % mai mare fără a utiliza nici măcar un milimetru de suprafață suplimentară. În acest fel se pot oferi mult mai multe produse – și la nivelul ochilor clienților.



Protecție din sticlă

Protecția robustă din sticlă securizată protejează înghețata de contaminare în timpul vânzării și susține o prezentare atractivă a produselor. Protecția din sticlă foarte adâncă din față oferă o vizibilitate excelentă, astfel încât clienții pot vedea cu ușurință bunurile din diferite unghiuri.



EFI 5653

Lățime	1885 mm
Volum brut / net	571 / 408 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	1885 / 660 / 825
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	1760 / 535 / 472
Suprafața de prezentare a mărfii în m² (TDA) ¹	1,03
Clasa de eficiență energetică ²	
Consum de energie în 365 de zile	1094 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	B
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	C1
Temperatura ambiantă ³	+10 °C și +35 °C
Agent frigorific	R 290
Zgomot-putere sonoră	52 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220-240V~/ 50 Hz
Putere racordată / Valoarea puterii în wași	2,5 A / 270 W
Sistem de răcire	static
Proces de dezghețare	manuală
Interval de temperatură	-10 °C și -24 °C
Material de acoperire	Capac glisant din sticlă
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material recipient interior	oțel
Culoare cadru de acoperire	gri
Tip de comandă	Regulator rotativ
Afișajul temperaturii	interior analogic
Iluminare interioară	LED
Număr coșuri	8
Număr maxim de coșuri (a se vedea figura)	8
Role	pivotante
Tip de încuietoare	mecanic remontabil
Scurgere pentru apa de condens	da
Greutate brută / netă	90,7 / 80,9 kg
Accesorii	
Coș 270 mm	7111009
Coș 210 mm	7111039
Grătar de separare 270 mm / raster înalt	7111031
Grătar de separare 210 mm / raster înalt	7111784
Grătar de separare 270 mm / raster Raster	7111033
Grătar de separare 210 mm / raster Raster	7111787
Amortizor de cauciuc gri	7266707
Încuietoare atașabilă pentru capace glisante din sticlă	7043660
Blat de sticlă	
Recipient de înghețată	7741721
Coșuri pentru recipiente de înghețată	la cerere
Buton de reglare	la cerere
Șină scanner	7652174



EFI 4853

Lățime	1675 mm
Volum brut / net	499 / 355 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	1675 / 660 / 825
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	1550 / 535 / 472
Suprafața de prezentare a mărfii în m² (TDA) ¹	0,91
Clasa de eficiență energetică ²	
Consum de energie în 365 de zile	1004 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	B
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	C1
Temperatura ambiantă ³	+10 °C și +35 °C
Agent frigorific	R 290
Zgomot-putere sonoră	52 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220-240V~/ 50 Hz
Putere racordată / Valoarea puterii în wași	2,5 A / 265 W
Sistem de răcire	static
Proces de dezghețare	manuală
Interval de temperatură	-10 °C și -24 °C
Material de acoperire	Capac glisant din sticlă
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material recipient interior	oțel
Culoare cadru de acoperire	gri
Tip de comandă	Regulator rotativ
Afișajul temperaturii	interior analogic
Iluminare interioară	LED
Număr coșuri	7
Număr maxim de coșuri (a se vedea figura)	7
Role	pivotante
Tip de încuietoare	mecanic remontabil
Scurgere pentru apa de condens	da
Greutate brută / netă	89,5 / 79,9 kg
Accesorii	
Coș 270 mm	7111009
Coș 210 mm	7111039
Grătar de separare 270 mm / raster înalt	7111031
Grătar de separare 210 mm / raster înalt	7111784
Grătar de separare 270 mm / raster Raster	7111033
Grătar de separare 210 mm / raster Raster	7111787
Amortizor de cauciuc gri	7266707
Încuietoare atașabilă pentru capace glisante din sticlă	7043660
Blat de sticlă	9809162
Recipient de înghețată	7741721
Coșuri pentru recipiente de înghețată	la cerere
Buton de reglare	la cerere
Șină scanner	7652066

¹ Măsurat conform EN 16901.
 ² Conform regulamentului UE 2019/2018.
 ³ Indică temperatura ambiantă la care dispozitivul poate funcționa în siguranță.



EFI 4453

Lățime	1465 mm
Volum brut / net	426 / 302 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	1465 / 660 / 825
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	1340 / 535 / 472
Suprafața de prezentare a mărfii în m² (TDA) ¹	0,79
Clasa de eficiență energetică ²	
Consum de energie în 365 de zile	792 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	B
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	C1
Temperatura ambiantă ³	+10 °C și +35 °C
Agent frigorific	R 290
Zgomot-putere sonoră	52 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220-240V~/ 50 Hz
Putere racordată / Valoarea puterii în wași	2,5 A / 185 W
Sistem de răcire	static
Proces de dezghețare	manuală
Interval de temperatură	-10 °C și -24 °C
Material de acoperire	Capac glisant din sticlă
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material recipient interior	oțel
Culoare cadru de acoperire	gri
Tip de comandă	Regulator rotativ
Afișajul temperaturii	interior analogic
Iluminare interioară	LED
Număr coșuri	6
Număr maxim de coșuri (a se vedea figura)	6
Role	pivotante
Tip de încuietoare	mecanic remontabil
Scurgere pentru apa de condens	da
Greutate brută / netă	76,4 / 67,4 kg
Accesorii	
Coș 270 mm	7111009
Coș 210 mm	7111039
Grătar de separare 270 mm / raster înalt	7111031
Grătar de separare 210 mm / raster înalt	7111784
Grătar de separare 270 mm / raster Raster	7111033
Grătar de separare 210 mm / raster Raster	7111787
Amortizor de cauciuc gri	7266707
Încuietoare atașabilă pentru capace glisante din sticlă	7043660
Blat de sticlă	
Recipient de înghețată	7741721
Coșuri pentru recipiente de înghețată	la cerere
Buton de reglare	la cerere
Șină scanner	7652065



EFI 3553

Lățime	1255 mm
Volum brut / net	355 / 249 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	1255 / 660 / 825
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	1130 / 535 / 472
Suprafața de prezentare a mărfii în m² (TDA) ¹	0,67
Clasa de eficiență energetică ²	
Consum de energie în 365 de zile	751 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	B
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	C1
Temperatura ambiantă ³	+10 °C și +35 °C
Agent frigorific	R 290
Zgomot-putere sonoră	52 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată	1,5 A
Valoarea puterii în wați	190 W
Sistem de răcire / Proces de dezghețare	static / manuală
Interval de temperatură	-10 °C și -24 °C
Material de acoperire	Capac glisant din sticlă
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material recipient interior	oțel
Culoare cadru de acoperire	gri
Tip de comandă / Afișajul temperaturii	Regulator rotativ / interior analogic
Iluminare interioară	LED
Număr coșuri	5
Număr maxim de coșuri (a se vedea figura)	5
Role	pivotante
Tip de încuietore	mecanic remontabil
Scurgere pentru apa de condens	da
Greutate brută / netă	68,5 / 60,4 kg
Accesorii	
Coș 270 mm	7111009
Coș 210 mm	7111039
Grătar de separare 270 mm / raster înalt	7111031
Grătar de separare 210 mm / raster înalt	7111784
Grătar de separare 270 mm / raster Raster	7111033
Grătar de separare 210 mm / raster Raster	7111787
Amortizor de cauciuc gri	7266707
Încuietore atașabilă pentru capace glisante din sticlă	7043660
Blat de sticlă	9809160
Recipient de înghețată	7741721
Coșuri pentru recipiente de înghețată	la cerere
Buton de reglare	la cerere
Șină scanner	7652064
Zonă de depozitare cu rafturi albă	



EFI 2853

Lățime	1045 mm
Volum brut / net	282 / 196 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	1045 / 660 / 825
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	920 / 535 / 472
Suprafața de prezentare a mărfii în m² (TDA) ¹	0,54
Clasa de eficiență energetică ²	
Consum de energie în 365 de zile	623 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	B
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	C1
Temperatura ambiantă ³	+10 °C și +35 °C
Agent frigorific	R 290
Zgomot-putere sonoră	42 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată	1,5 A
Valoarea puterii în wați	150 W
Sistem de răcire / Proces de dezghețare	static / manuală
Interval de temperatură	-10 °C și -24 °C
Material de acoperire	Capac glisant din sticlă
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material recipient interior	oțel
Culoare cadru de acoperire	gri
Tip de comandă / Afișajul temperaturii	Regulator rotativ / interior analogic
Iluminare interioară	LED
Număr coșuri	4
Număr maxim de coșuri (a se vedea figura)	4
Role	pivotante
Tip de încuietore	mecanic remontabil
Scurgere pentru apa de condens	da
Greutate brută / netă	60,5 / 56,6 kg
Accesorii	
Coș 270 mm	7111009
Coș 210 mm	7111039
Grătar de separare 270 mm / raster înalt	7111031
Grătar de separare 210 mm / raster înalt	7111784
Grătar de separare 270 mm / raster Raster	7111033
Grătar de separare 210 mm / raster Raster	7111787
Amortizor de cauciuc gri	7266707
Încuietore atașabilă pentru capace glisante din sticlă	7043660
Blat de sticlă	
Recipient de înghețată	7741721
Coșuri pentru recipiente de înghețată	la cerere
Buton de reglare	la cerere
Șină scanner	7652063
Zonă de depozitare cu rafturi albă	9031196



EFI 2153

Lățime	835 mm
Volum brut / net	210 / 143 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	835 / 660 / 825
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	710 / 535 / 472
Suprafața de prezentare a mărfii în m² (TDA) ¹	0,42
Clasa de eficiență energetică ²	
Consum de energie în 365 de zile	492 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	B
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	C1
Temperatura ambiantă ³	+10 °C și +35 °C
Agent frigorific	R 290
Zgomot-putere sonoră	42 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată	1,5 A
Valoarea puterii în wați	170 W
Sistem de răcire / Proces de dezghețare	static / manuală
Interval de temperatură	-10 °C și -24 °C
Material de acoperire	Capac glisant din sticlă
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material recipient interior	oțel
Culoare cadru de acoperire	gri
Tip de comandă / Afișajul temperaturii	Regulator rotativ / interior analogic
Iluminare interioară	LED
Număr coșuri	3
Număr maxim de coșuri (a se vedea figura)	3
Role	pivotante
Tip de încuietore	mecanic remontabil
Scurgere pentru apa de condens	da
Greutate brută / netă	56,3 / 49,6 kg
Accesorii	
Coș 270 mm	7111009
Coș 210 mm	7111039
Grătar de separare 270 mm / raster înalt	7111031
Grătar de separare 210 mm / raster înalt	7111784
Grătar de separare 270 mm / raster Raster	7111033
Grătar de separare 210 mm / raster Raster	7111787
Amortizor de cauciuc gri	7266707
Încuietore atașabilă pentru capace glisante din sticlă	7043660
Recipient de înghețată	7741721
Coșuri pentru recipiente de înghețată	la cerere
Buton de reglare	la cerere
Șină scanner	7652062



EFI 1453

Lățime	625 mm
Volum brut / net	138 / 90 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	625 / 660 / 825
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	500 / 535 / 472
Suprafața de prezentare a mărfii în m² (TDA) ¹	0,30
Clasa de eficiență energetică ²	
Consum de energie în 365 de zile	416 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	B
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	C1
Temperatura ambiantă ³	+10 °C și +35 °C
Agent frigorific	R 600a
Zgomot-putere sonoră	42 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată	1,5 A
Valoarea puterii în wați	125 W
Sistem de răcire / Proces de dezghețare	static / manuală
Interval de temperatură	-10 °C și -24 °C
Material de acoperire	Capac glisant din sticlă
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material recipient interior	oțel
Culoare cadru de acoperire	gri
Tip de comandă / Afișajul temperaturii	Regulator rotativ / interior analogic
Iluminare interioară	LED
Număr coșuri	2
Număr maxim de coșuri (a se vedea figura)	2
Role	pivotante
Tip de încuietore	mecanic remontabil
Scurgere pentru apa de condens	da
Greutate brută / netă	45 / 41,9 kg
Accesorii	
Coș 270 mm	7111009
Coș 210 mm	7111039
Grătar de separare 270 mm / raster înalt	7111031
Grătar de separare 210 mm / raster înalt	7111784
Grătar de separare 270 mm / raster Raster	7111033
Grătar de separare 210 mm / raster Raster	7111787
Amortizor de cauciuc gri	7266707
Încuietore atașabilă pentru capace glisante din sticlă	7043660
Recipient de înghețată	7741721
Coșuri pentru recipiente de înghețată	la cerere
Buton de reglare	la cerere
Șină scanner	7652061



EFE 6052

EFE 5152

Lățime	1885 mm
Volum brut / net	594 / 457 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	1885 / 660 / 825
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	1760 / 535 / 523
Suprafața de prezentare a mărfii în m² (TDA) ¹	1,03
Clasa de eficiență energetică ²	
Consum de energie în 365 de zile	1144 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	B
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	C1
Temperatura ambiantă ³	+10°C și +35°C
Agent frigorific	R 290
Zgomot-putere sonoră	52 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată	2,5 A
Valoarea puterii în wați	265 W
Sistem de răcire	static
Proces de dezghețare	manuală
Interval de temperatură	-10°C și -24°C
Material de acoperire	Capac glisant din sticlă
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material recipient interior	oțel
Culoare cadru de acoperire	gri
Tip de comandă	Regulator rotativ
Afișajul temperaturii	interior analogic
Iluminare interioară	LED
Număr coșuri	0
Număr maxim de coșuri	8
Role	pivotante
Tip de încuietoare	mecanic remontabil
Scurgere pentru apa de condens	da
Greutate brută / netă	92,1 / 81,9 kg
Accesorii	
Coș 270 mm	7111011
Coș 210 mm	7111041
Grătar de separare 270 mm	7111029
Grătar de separare 210 mm	7111784
Amortizor de cauciuc gri	7266707
Încuietoare atașabilă pentru capace glisante din sticlă	7043660
Recipient de înghețată	7741721
Coșuri pentru recipiente de înghețată	la cerere
Buton de reglare	la cerere
Șină scanner	7652174

Lățime	1675 mm
Volum brut / net	519 / 398 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	1675 / 660 / 825
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	1550 / 535 / 523
Suprafața de prezentare a mărfii în m² (TDA) ¹	0,91
Clasa de eficiență energetică ²	
Consum de energie în 365 de zile	1076 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	B
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	C1
Temperatura ambiantă ³	+10°C și +35°C
Agent frigorific	R 290
Zgomot-putere sonoră	52 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată	2,5 A
Valoarea puterii în wați	225 W
Sistem de răcire	static
Proces de dezghețare	manuală
Interval de temperatură	-10°C și -24°C
Material de acoperire	Capac glisant din sticlă
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material recipient interior	oțel
Culoare cadru de acoperire	gri
Tip de comandă	Regulator rotativ
Afișajul temperaturii	interior analogic
Iluminare interioară	LED
Număr coșuri	0
Număr maxim de coșuri	7
Role	pivotante
Tip de încuietoare	mecanic remontabil
Scurgere pentru apa de condens	da
Greutate brută / netă	79,5 / 74,2 kg
Accesorii	
Coș 270 mm	7111011
Coș 210 mm	7111041
Grătar de separare 270 mm	7111029
Grătar de separare 210 mm	7111784
Amortizor de cauciuc gri	7266707
Încuietoare atașabilă pentru capace glisante din sticlă	7043660
Recipient de înghețată	7741721
Coșuri pentru recipiente de înghețată	la cerere
Buton de reglare	la cerere
Șină scanner	7652066



EFE 4652

EFE 3852

Lățime	1465 mm
Volum brut / net	444 / 340 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	1465 / 660 / 825
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	1340 / 535 / 523
Suprafața de prezentare a mărfii în m² (TDA) ¹	0,78
Clasa de eficiență energetică ²	
Consum de energie în 365 de zile	778 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	B
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	C1
Temperatura ambiantă ³	+10°C și +35°C
Agent frigorific	R 290
Zgomot-putere sonoră	52 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată	2,5 A
Valoarea puterii în wați	200 W
Sistem de răcire	static
Proces de dezghețare	manuală
Interval de temperatură	-10°C și -24°C
Material de acoperire	Capac glisant din sticlă
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material recipient interior	oțel
Culoare cadru de acoperire	gri
Tip de comandă	Regulator rotativ
Afișajul temperaturii	interior analogic
Iluminare interioară	LED
Număr coșuri	0
Număr maxim de coșuri	6
Role	pivotante
Tip de încuietoare	mecanic remontabil
Scurgere pentru apa de condens	da
Greutate brută / netă	76,9 / 70,1 kg
Accesorii	
Coș 270 mm	7111011
Coș 210 mm	7111041
Grătar de separare 270 mm	7111029
Grătar de separare 210 mm	7111784
Amortizor de cauciuc gri	7266707
Încuietoare atașabilă pentru capace glisante din sticlă	7043660
Recipient de înghețată	7741721
Coșuri pentru recipiente de înghețată	la cerere
Buton de reglare	la cerere
Șină scanner	7652065

Lățime	1255 mm
Volum brut / net	369 / 280 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	1255 / 660 / 825
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	1130 / 535 / 523
Suprafața de prezentare a mărfii în m² (TDA) ¹	0,66
Clasa de eficiență energetică ²	
Consum de energie în 365 de zile	608 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	B
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	C1
Temperatura ambiantă ³	+10°C și +35°C
Agent frigorific	R 290
Zgomot-putere sonoră	52 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată	1,5 A
Valoarea puterii în wați	175 W
Sistem de răcire	static
Proces de dezghețare	manuală
Interval de temperatură	-10°C și -24°C
Material de acoperire	Capac glisant din sticlă
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material recipient interior	oțel
Culoare cadru de acoperire	gri
Tip de comandă	Regulator rotativ
Afișajul temperaturii	interior analogic
Iluminare interioară	LED
Număr coșuri	0
Număr maxim de coșuri	5
Role	pivotante
Tip de încuietoare	mecanic remontabil
Scurgere pentru apa de condens	da
Greutate brută / netă	69,3 / 61,2 kg
Accesorii	
Coș 270 mm	7111011
Coș 210 mm	7111041
Grătar de separare 270 mm	7111029
Grătar de separare 210 mm	7111784
Amortizor de cauciuc gri	7266707
Încuietoare atașabilă pentru capace glisante din sticlă	7043660
Recipient de înghețată	7741721
Coșuri pentru recipiente de înghețată	la cerere
Buton de reglare	la cerere
Șină scanner	7652064



EFE 3052

Lățime	1045 mm
Volum brut / net	294 / 222 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	1045 / 660 / 825
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	920 / 535 / 523
Suprafața de prezentare a mărții în m² (TDA) 1	0,54
Clasa de eficiență energetică 2	
Consum de energie în 365 de zile	534 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	B
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	C1
Temperatura ambiantă 3	+10°C și +35°C
Agent frigorific	R 290
Zgomot-putere sonoră	42 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată	1,5 A
Valoarea puterii în wați	155 W
Sistem de răcire	static
Proces de dezghețare	manuală
Interval de temperatură	-10°C și -24°C
Material de acoperire	Capac glisant din sticlă
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material recipient interior	oțel
Culoare cadru de acoperire	gri
Tip de comandă	Regulator rotativ
Afișajul temperaturii	interior analogic
Iluminare interioară	LED
Număr coșuri	0
Număr maxim de coșuri	4
Role	pivotante
Tip de încuietoare	mecanic remontabil
Scurgere pentru apa de condens	da
Greutate brută / netă	57,5 / 56,6 kg
Accesorii	
Coș 270 mm	7111011
Coș 210 mm	7111041
Grătar de separare 270 mm	7111029
Grătar de separare 210 mm	7111784
Amortizor de cauciuc gri	7266707
Încuietoare atașabilă pentru capace glisante din sticlă	7043660
Recipient de înghețată	7741721
Coșuri pentru recipiente de înghețată	la cerere
Buton de reglare	la cerere
Șină scanner	7652063
Zonă de depozitare cu rafturi albă	9031196



EFE 2252

Lățime	835 mm
Volum brut / net	219 / 163 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	835 / 660 / 825
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	710 / 535 / 523
Suprafața de prezentare a mărții în m² (TDA) 1	0,42
Clasa de eficiență energetică 2	
Consum de energie în 365 de zile	443 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	B
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	C1
Temperatura ambiantă 3	+10°C și +35°C
Agent frigorific	R 600a
Zgomot-putere sonoră	42 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată	1,5 A
Valoarea puterii în wați	110 W
Sistem de răcire	static
Proces de dezghețare	manuală
Interval de temperatură	-10°C și -24°C
Material de acoperire	Capac glisant din sticlă
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material recipient interior	oțel
Culoare cadru de acoperire	gri
Tip de comandă	Regulator rotativ
Afișajul temperaturii	interior analogic
Iluminare interioară	LED
Număr coșuri	0
Număr maxim de coșuri	3
Role	pivotante
Tip de încuietoare	mecanic remontabil
Scurgere pentru apa de condens	da
Greutate brută / netă	50,5 / 47 kg
Accesorii	
Coș 270 mm	7111011
Coș 210 mm	7111041
Grătar de separare 270 mm	7111029
Grătar de separare 210 mm	7111784
Amortizor de cauciuc gri	7266707
Încuietoare atașabilă pentru capace glisante din sticlă	7043660
Recipient de înghețată	7741721
Coșuri pentru recipiente de înghețată	la cerere
Buton de reglare	la cerere
Șină scanner	7652062



EFE 1552

Lățime	625 mm
Volum brut / net	144 / 104 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	625 / 660 / 825
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	500 / 535 / 523
Suprafața de prezentare a mărții în m² (TDA) 1	0,30
Clasa de eficiență energetică 2	
Consum de energie în 365 de zile	384 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	B
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	C1
Temperatura ambiantă 3	+10°C și +35°C
Agent frigorific	R 600a
Zgomot-putere sonoră	42 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată	1,5 A
Valoarea puterii în wați	100 W
Sistem de răcire / Proces de dezghețare	static / manuală
Interval de temperatură	-10°C și -24°C
Material de acoperire	Capac glisant din sticlă
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material recipient interior	oțel
Culoare cadru de acoperire	gri
Tip de comandă	Regulator rotativ
Afișajul temperaturii	interior analogic
Iluminare interioară	LED
Număr coșuri	0
Număr maxim de coșuri	2
Role	pivotante
Tip de încuietoare	mecanic remontabil
Scurgere pentru apa de condens	da
Greutate brută / netă	44 / 40,9 kg
Accesorii	
Coș 270 mm	7111011
Coș 210 mm	7111041
Coș 195 mm	
Grătar de separare 270 mm	7111029
Grătar de separare 210 mm	7111784
Grătar de separare 195 mm	
Amortizor de cauciuc gri	7266707
Încuietoare atașabilă pentru capace glisante din sticlă	7043660
Recipient de înghețată	7741721
Coșuri pentru recipiente de înghețată	la cerere
Buton de reglare	la cerere
Șină scanner	7652061



EFE 1152

Lățime	751 mm
Volum brut / net	107 / 80 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	751 / 481 / 825
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	605 / 315 / 530
Suprafața de prezentare a mărții în m² (TDA) 1	0,16
Clasa de eficiență energetică 2	
Consum de energie în 365 de zile	343 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	B
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	C1
Temperatura ambiantă 3	+10°C și +35°C
Agent frigorific	R 600a
Zgomot-putere sonoră	42 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată	1,5 A
Valoarea puterii în wați	130 W
Sistem de răcire	static / manuală
Proces de dezghețare	-10°C și -24°C
Interval de temperatură	-10°C și -24°C
Material de acoperire	Capac glisant din sticlă
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material recipient interior	oțel
Culoare cadru de acoperire	gri
Tip de comandă	Regulator rotativ
Afișajul temperaturii	exterior analogic
Iluminare interioară	LED, activabil separat
Număr coșuri	0
Număr maxim de coșuri	3
Role	pivotante
Tip de încuietoare	mecanic remontabil
Scurgere pentru apa de condens	da
Greutate brută / netă	42,7 / 39 kg
Accesorii	
Coș 270 mm	
Coș 210 mm	
Coș 195 mm	7112788
Grătar de separare 270 mm	
Grătar de separare 210 mm	
Grătar de separare 195 mm	
Amortizor de cauciuc gri	7111712
Încuietoare atașabilă pentru capace glisante din sticlă	7266707
Recipient de înghețată	7043660
Coșuri pentru recipiente de înghețată	
Buton de reglare	la cerere
Șină scanner	7652176



EFE 5100

EFE 4600

Lățime	1675 mm
Volum brut / net	503 / 449 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	1675 / 660 / 825
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	1550 / 535 / 585
Clasa de eficiență energetică ¹	
Consum de energie în 365 de zile	694 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	B
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	C1
Temperatura ambiantă ²	+10 °C și +35 °C
Agent frigorific	R 290
Zgomot-putere sonoră	52 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată	2,5 A
Valoarea puterii în wași	165 W
Sistem de răcire	static
Proces de dezghețare	manuală
Interval de temperatură	-10 °C și -24 °C
Material de acoperire	capac glisat din aluminiu
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material recipient interior	oțel
Culoare cadru de acoperire	gri
Tip de comandă	Regulator rotativ
Afișajul temperaturii	interior analogic
Număr coșuri	0
Număr maxim de coșuri	7
Role	pivotante
Tip de încuietoare	mecanic remontabil
Scurgere pentru apa de condens	da
Greutate brută / netă	72,5 / 67,2 kg
Accesorii	
Coș 270 mm	7111011
Coș 210 mm	7111041
Grătar de separare 270 mm	7111029
Grătar de separare 210 mm	7111784
Amortizor de cauciuc gri	7266707
Încuietoare atașabilă pentru capacele din material spongios	7042835
Recipient de înghețată	7741721
Coșuri pentru recipiente de înghețată	la cerere
Buton de reglare	la cerere
Șină scanner	7652066
Zonă de depozitare cu rafturi albă	

Lățime	1465 mm
Volum brut / net	432 / 383 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	1465 / 660 / 825
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	1340 / 535 / 585
Clasa de eficiență energetică ¹	
Consum de energie în 365 de zile	692 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	B
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	C1
Temperatura ambiantă ²	+10 °C și +35 °C
Agent frigorific	R 290
Zgomot-putere sonoră	52 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată	2,5 A
Valoarea puterii în wași	155 W
Sistem de răcire	static
Proces de dezghețare	manuală
Interval de temperatură	-10 °C și -24 °C
Material de acoperire	capac glisat din aluminiu
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material recipient interior	oțel
Culoare cadru de acoperire	gri
Tip de comandă	Regulator rotativ
Afișajul temperaturii	interior analogic
Număr coșuri	0
Număr maxim de coșuri	6
Role	pivotante
Tip de încuietoare	mecanic remontabil
Scurgere pentru apa de condens	da
Greutate brută / netă	73,2 / 63,4 kg

Accesorii	
Coș 270 mm	7111011
Coș 210 mm	7111041
Grătar de separare 270 mm	7111029
Grătar de separare 210 mm	7111784
Amortizor de cauciuc gri	7266707
Încuietoare atașabilă pentru capacele din material spongios	7042835
Recipient de înghețată	7741721
Coșuri pentru recipiente de înghețată	la cerere
Buton de reglare	la cerere
Șină scanner	7652066
Zonă de depozitare cu rafturi albă	



EFE 3800

EFE 3000

EFE 2200

EFE 1500

Lățime	1255 mm
Volum brut / net	361 / 318 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	1255 / 660 / 825
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	1130 / 535 / 585
Clasa de eficiență energetică ¹	
Consum de energie în 365 de zile	633 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	B
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	C1
Temperatura ambiantă ²	+10 °C și +35 °C
Agent frigorific	R 290
Zgomot-putere sonoră	52 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată	1,5 A
Valoarea puterii în wași	150 W
Sistem de răcire	static
Proces de dezghețare	manuală
Interval de temperatură	-10 °C și -24 °C
Material de acoperire	capac glisat din aluminiu
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material recipient interior	oțel
Culoare cadru de acoperire	gri
Tip de comandă	Regulator rotativ
Afișajul temperaturii	interior analogic
Număr coșuri	0
Număr maxim de coșuri	5
Role	pivotante
Tip de încuietoare	mecanic remontabil
Scurgere pentru apa de condens	da
Greutate brută / netă	59,5 / 55 kg

Accesorii	
Coș 270 mm	7111011
Coș 210 mm	7111041
Grătar de separare 270 mm	7111029
Grătar de separare 210 mm	7111784
Amortizor de cauciuc gri	7266707
Încuietoare atașabilă pentru capacele din material spongios	7042835
Recipient de înghețată	7741721
Coșuri pentru recipiente de înghețată	la cerere
Buton de reglare	la cerere
Șină scanner	7652064
Zonă de depozitare cu rafturi albă	

Lățime	1045 mm
Volum brut / net	287 / 252 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	1045 / 660 / 825
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	920 / 535 / 585
Clasa de eficiență energetică ¹	
Consum de energie în 365 de zile	546 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	B
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	C1
Temperatura ambiantă ²	+10 °C și +35 °C
Agent frigorific	R 290
Zgomot-putere sonoră	42 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată	1,5 A
Valoarea puterii în wași	135 W
Sistem de răcire	static
Proces de dezghețare	manuală
Interval de temperatură	-10 °C și -24 °C
Material de acoperire	capac glisat din aluminiu
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material recipient interior	oțel
Culoare cadru de acoperire	gri
Tip de comandă	Regulator rotativ
Afișajul temperaturii	interior analogic
Număr coșuri	0
Număr maxim de coșuri	4
Role	pivotante
Tip de încuietoare	mecanic remontabil
Scurgere pentru apa de condens	da
Greutate brută / netă	58,5 / 51 kg

Accesorii	
Coș 270 mm	7111011
Coș 210 mm	7111041
Grătar de separare 270 mm	7111029
Grătar de separare 210 mm	7111784
Amortizor de cauciuc gri	7266707
Încuietoare atașabilă pentru capacele din material spongios	7042835
Recipient de înghețată	7741721
Coșuri pentru recipiente de înghețată	la cerere
Buton de reglare	la cerere
Șină scanner	7652063
Zonă de depozitare cu rafturi albă	9031196

Lățime	835 mm
Volum brut / net	213 / 186 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	835 / 660 / 825
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	710 / 535 / 585
Clasa de eficiență energetică ¹	
Consum de energie în 365 de zile	413 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	B
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	C1
Temperatura ambiantă ²	+10 °C și +35 °C
Agent frigorific	R 600a
Zgomot-putere sonoră	42 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată	1,5 A
Valoarea puterii în wași	100 W
Sistem de răcire	static
Proces de dezghețare	manuală
Interval de temperatură	-10 °C și -24 °C
Material de acoperire	capac glisat din aluminiu
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material recipient interior	oțel
Culoare cadru de acoperire	gri
Tip de comandă	Regulator rotativ
Afișajul temperaturii	interior analogic
Număr coșuri	0
Număr maxim de coșuri	3
Role	pivotante
Tip de încuietoare	mecanic remontabil
Scurgere pentru apa de condens	da
Greutate brută / netă	52,2 / 47,5 kg

Accesorii	
Coș 270 mm	7111011
Coș 210 mm	7111041
Grătar de separare 270 mm	7111029
Grătar de separare 210 mm	7111784
Amortizor de cauciuc gri	7266707
Încuietoare atașabilă pentru capacele din material spongios	7042835
Recipient de înghețată	7741721
Coșuri pentru recipiente de înghețată	la cerere
Buton de reglare	la cerere
Șină scanner	7652062
Zonă de depozitare cu rafturi albă	

Lățime	625 mm
Volum brut / net	142 / 121 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	625 / 660 / 825
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	500 / 535 / 585
Clasa de eficiență energetică ¹	
Consum de energie în 365 de zile	365 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	B
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	C1
Temperatura ambiantă ²	+10 °C și +35 °C
Agent frigorific	R 600a
Zgomot-putere sonoră	42 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată	1,5 A
Valoarea puterii în wași	95 W
Sistem de răcire	static
Proces de dezghețare	manuală
Interval de temperatură	-10 °C și -24 °C
Material de acoperire	capac glisat din aluminiu
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material recipient interior	oțel
Culoare cadru de acoperire	gri
Tip de comandă	Regulator rotativ
Afișajul temperaturii	interior analogic
Număr coșuri	0
Număr maxim de coșuri	2
Role	pivotante
Tip de încuietoare	mecanic remontabil
Scurgere pentru apa de condens	da
Greutate brută / netă	47,8 / 42 kg

Accesorii	
Coș 270 mm	7111011
Coș 210 mm	7111041
Grătar de separare 270 mm	7111029
Grătar de separare 210 mm	7111784
Amortizor de cauciuc gri	7266707
Încuietoare atașabilă pentru capacele din material spongios	7042835
Recipient de înghețată	7741721
Coșuri pentru recipiente de înghețată	la cerere
Buton de reglare	la cerere
Șină scanner	7652061
Zonă de depozitare cu rafturi albă	

Avantaje la prima vedere

Garnitură interschimbabilă

Garnitura ușor de înlocuit din capacul lăzii permite o igienă optimă, o închidere etanșă și prelungeste durata de viață a lăzii.

Recipient interior

Recipient interior din tablă din oțel robustă, cu strat de acoperire pentru o durată de serviciu îndelungată și o curățare simplă.

Fără apă de condens

Fără condens pe carcasa și cu un strat exterior ușor de curățat pentru o igienă perfectă.

Condensator spongios

Condensator încorporat cu spumă în carcasa exterioară pentru a genera frig pentru o funcționare silențioasă și cu vibrații reduse.

Izolație foarte eficientă

Nicio pierdere de energie și eficiență energetică optimă datorită izolației foarte eficiente.



Mâner încastrat ergonomic

Mâner ergonomic încastrat continuu pentru o deschidere și închidere confortabilă.

Iluminare LED

Claritate optimă datorită iluminării cu LED-uri în interior.

Corp al lăzii extrem de robust

Corp al lăzii extrem de robust, stabil și fără torsiune, chiar și pentru sarcini intense.



Încuietoare atașabilă robustă

Securitate împotriva accesului neautorizat prin intermediul unei încuietori robuste.

Agent frigorific natural și fără HFC R 600a

Mai multă eficiență energetică și durabilitate prin intermediul agentului frigorific natural și fără HFC R 600a în combinație cu compresoare puternice.

Role de ghidare stabile

Rolele de ghidare stabile facilitează transportul și facilitează curățarea podelei de sub ladă.



Capac stabil al lăzii

Capacul stabil al lăzii (oțel inoxidabil sau alb) poate fi, de asemenea, utilizat ca suprafață de lucru suplimentară.



Coșuri stabile cu grilaj pentru agățare

Mai multă claritate și flexibilitate atunci când împărțiți bunurile datorită coșurilor stabile cu grilaj pentru agățare.



Afișajul temperaturii analogic

Mai multă siguranță la depozitare datorită afișajului analogic al temperaturii cu indicarea temperaturii interioare la cel mai apropiat grad, reglabil de la $-14\text{ }^{\circ}\text{C}$ la $-24\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Frost
Protect

Flexibilitate maximă în alegerea locației de instalare datorită gamei extinse de temperaturi ambiante, claritate optimă datorită temperaturii de la $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$ la $+43\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Stop
Frost

Decongelare mai rară grație spațiului de congelare interior fără gheață prin sistemul StopFrost, precum și deschidere repetată fără efort prin evitarea subpresiunii.



EFL 6056

EFL 6055

Lățime	1885 mm
Volum	542 L
Dimensiuni exterioare în mm (L/A/Î)	1885 / 710 / 825
Dimensiuni interioare în mm (L/A/Î)	1760 / 535 / 575
Clasa de eficiență energetică ¹	
Consum de energie în 365 de zile	307 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	SN-ST
Temperatura ambiantă ²	-15 °C și +43 °C
Agent frigorific	R 600a
Emisie sonoră transmisă prin aer	33 dB(A)
Clasa emisiei sonore transmise prin aer	B
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată	1,5 A
Sistem de răcire	static
Proces de dezghețare	manuală
Interval de temperatură	-14 °C și -24 °C
Material de acoperire	inox
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material recipient interior	oțel acoperit în strat
Culoare cadru de acoperire	gri
Tip de comandă	Regulator rotativ
Capacitatea de congelare în 24 h	10 kg
Țimp de depozitare în caz de defecțiune	42 h
Afișajul temperaturii	exterior analogic
Iluminare interioară	LED
Număr coșuri	3
Număr maxim de coșuri	8
Mâner	Adâncitură mâner
Role	pivotante
Tip de încuietore	mecanic
Scurgere pentru apa de condens	da
Greutate brută / netă	99 / 89 kg
Accesorii	
Coș 270 mm	7111045
Coș 210 mm	7111047
Set de role ³	9882600

Lățime	1885 mm
Volum	542 L
Dimensiuni exterioare în mm (L/A/Î)	1885 / 710 / 825
Dimensiuni interioare în mm (L/A/Î)	1760 / 535 / 575
Clasa de eficiență energetică ¹	
Consum de energie în 365 de zile	307 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	SN-ST
Temperatura ambiantă ²	-15 °C și +43 °C
Agent frigorific	R 600a
Emisie sonoră transmisă prin aer	33 dB(A)
Clasa emisiei sonore transmise prin aer	B
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată	1,5 A
Sistem de răcire	static
Proces de dezghețare	manuală
Interval de temperatură	-14 °C și -24 °C
Material de acoperire	oțel
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material recipient interior	oțel acoperit în strat
Culoare cadru de acoperire	gri
Tip de comandă	Regulator rotativ
Capacitatea de congelare în 24 h	10 kg
Țimp de depozitare în caz de defecțiune	48 h
Afișajul temperaturii	exterior analogic
Iluminare interioară	LED
Număr coșuri	3
Număr maxim de coșuri	8
Mâner	Adâncitură mâner
Role	pivotante
Tip de încuietore	mecanic
Scurgere pentru apa de condens	da
Greutate brută / netă	99 / 89 kg
Accesorii	
Coș 270 mm	7111045
Coș 210 mm	7111047
Set de role ³	9882600



EFL 4656

EFL 4655

EFL 3056

EFL 3055

Lățime	1465 mm
Volum	404 L
Dimensiuni exterioare în mm (L/A/Î)	1465 / 710 / 825
Dimensiuni interioare în mm (L/A/Î)	1340 / 535 / 575
Clasa de eficiență energetică ¹	
Consum de energie în 365 de zile	262 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	SN-T
Temperatura ambiantă ²	-15 °C și +43 °C
Agent frigorific	R 600a
Emisie sonoră transmisă prin aer	33 dB(A)
Clasa emisiei sonore transmise prin aer	B
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată	1,5 A
Sistem de răcire	static
Proces de dezghețare	manuală
Interval de temperatură	-14 °C și -24 °C
Material de acoperire	inox
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material recipient interior	oțel acoperit în strat
Culoare cadru de acoperire	gri
Tip de comandă	Regulator rotativ
Capacitatea de congelare în 24 h	13 kg
Țimp de depozitare în caz de defecțiune	46 h
Afișajul temperaturii	exterior analogic
Iluminare interioară	LED
Număr coșuri	2
Număr maxim de coșuri	6
Mâner	Adâncitură mâner
Role	pivotante
Tip de încuietore	mecanic
Scurgere pentru apa de condens	da
Greutate brută / netă	90 / 81 kg
Accesorii	
Coș 270 mm	7111045
Coș 210 mm	7111047
Set de role ³	9882600

Lățime	1465 mm
Volum	404 L
Dimensiuni exterioare în mm (L/A/Î)	1465 / 710 / 825
Dimensiuni interioare în mm (L/A/Î)	1340 / 535 / 575
Clasa de eficiență energetică ¹	
Consum de energie în 365 de zile	265 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	SN-T
Temperatura ambiantă ²	-15 °C și +43 °C
Agent frigorific	R 600a
Emisie sonoră transmisă prin aer	33 dB(A)
Clasa emisiei sonore transmise prin aer	B
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată	1,5 A
Sistem de răcire	static
Proces de dezghețare	manuală
Interval de temperatură	-14 °C și -24 °C
Material de acoperire	oțel
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material recipient interior	oțel acoperit în strat
Culoare cadru de acoperire	gri
Tip de comandă	Regulator rotativ
Capacitatea de congelare în 24 h	13 kg
Țimp de depozitare în caz de defecțiune	46 h
Afișajul temperaturii	exterior analogic
Iluminare interioară	LED
Număr coșuri	2
Număr maxim de coșuri	6
Mâner	Adâncitură mâner
Role	pivotante
Tip de încuietore	mecanic
Scurgere pentru apa de condens	da
Greutate brută / netă	90 / 81 kg
Accesorii	
Coș 270 mm	7111045
Coș 210 mm	7111047
Set de role ³	9882600

Lățime	1045 mm
Volum	266 L
Dimensiuni exterioare în mm (L/A/Î)	1045 / 710 / 825
Dimensiuni interioare în mm (L/A/Î)	920 / 535 / 575
Clasa de eficiență energetică ¹	
Consum de energie în 365 de zile	205 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	SN-T
Temperatura ambiantă ²	-15 °C și +43 °C
Agent frigorific	R 600a
Emisie sonoră transmisă prin aer	33 dB(A)
Clasa emisiei sonore transmise prin aer	B
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată	1,5 A
Sistem de răcire	static
Proces de dezghețare	manuală
Interval de temperatură	-14 °C și -24 °C
Material de acoperire	inox
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material recipient interior	oțel acoperit în strat
Culoare cadru de acoperire	gri
Tip de comandă	Regulator rotativ
Capacitatea de congelare în 24 h	10 kg
Țimp de depozitare în caz de defecțiune	38 h
Afișajul temperaturii	exterior analogic
Iluminare interioară	LED
Număr coșuri	2
Număr maxim de coșuri	4
Mâner	Adâncitură mâner
Role	pivotante
Tip de încuietore	mecanic
Scurgere pentru apa de condens	da
Greutate brută / netă	75 / 68 kg
Accesorii	
Coș 270 mm	7111045
Coș 210 mm	7111047
Set de role ³	9882600

Lățime	1045 mm
Volum	266 L
Dimensiuni exterioare în mm (L/A/Î)	1045 / 710 / 825
Dimensiuni interioare în mm (L/A/Î)	920 / 535 / 575
Clasa de eficiență energetică ¹	
Consum de energie în 365 de zile	205 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	SN-T
Temperatura ambiantă ²	-15 °C și +43 °C
Agent frigorific	R 600a
Emisie sonoră transmisă prin aer	33 dB(A)
Clasa emisiei sonore transmise prin aer	B
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată	1,5 A
Sistem de răcire	static
Proces de dezghețare	manuală
Interval de temperatură	-14 °C și -24 °C
Material de acoperire	oțel
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material recipient interior	oțel acoperit în strat
Culoare cadru de acoperire	gri
Tip de comandă	Regulator rotativ
Capacitatea de congelare în 24 h	10 kg
Țimp de depozitare în caz de defecțiune	38 h
Afișajul temperaturii	exterior analogic
Iluminare interioară	LED
Număr coșuri	2
Număr maxim de coșuri	4
Mâner	Adâncitură mâner
Role	pivotante
Tip de încuietore	mecanic
Scurgere pentru apa de condens	da
Greutate brută / netă	75 / 68 kg
Accesorii	
Coș 270 mm	7111045
Coș 210 mm	7111047
Set de role ³	9882600

Avantaje la prima vedere

Opțiuni de branding

Opțiunile de branding individuale pe display, pe carcasă și pe cadrul ușii sporesc atenția asupra produselor sau a unei companii și sprijină promovarea vânzărilor.

Display eficient energetic

Display-ul retroiluminat cu LED-uri eficient din punct de vedere energetic sporește atracția vizuală a aparatului și a conținutului său. Câmpul display-ului poate fi personalizat și poate fi comutat în paralel cu iluminarea interioară. Sunt disponibile diverse opțiuni de culoare pentru carcasă și cadrul ușii.



Sistem de răcire dinamic

Sistemul puternic de răcire dinamic asigură o răcire rapidă a produselor proaspete depozitate și o temperatură uniformă de răcire în întregul interior.

Ușa din sticlă izolantă împiedică pierderea de frig

Ușa din sticlă izolantă cu geam triplu previne pierderile de frig și formarea condensului

Grătar de susținere stabil

Grătarele de susținere stabile sunt acoperite cu plastic și pot fi extrem de solicitate până la 50 kg. Este posibilă îndepărtarea convenabilă prin deschiderea ușii la 90°.

Recipiente interioare ambutisate adânc

Recipientul interior ambutisat adânc, fabricat din polistiren alimentar, este inodor, foarte robust și durabil. Datorită razei de colț mari, ușor de curățat, permite o igienă perfectă.

Agent frigorific nepoluant

Agentul frigorific natural și nepoluant R 290 este fără HFC și foarte eficient din punct de vedere energetic în combinație cu compresoarele puternice.



No Frost

Modul NoFrost

Modulul NoFrost este implementat în spatele display-ului și permite o utilizare maximă a spațiului interior.



Iluminare verticală cu LED-uri

Iluminarea verticală cu LED-uri pe ambele părți asigură o bună iluminare a interiorului și contribuie la promovarea vânzărilor prin prezentarea optimă a bunurilor.

Mâner tip baghetă robust

Mânerul tip baghetă robust este ergonomic, ușor de prins și ușor de curățat.

Folie anti-aburire

Folia anti-aburire întârzie semnificativ aburirea ușii după deschidere și închidere, asigurând astfel întotdeauna o vizibilitate optimă a produselor depozitate.

Încuietoare atașabilă robustă

Încuietoarea robustă împiedică accesul nedorit.

Afișaj digital al temperaturii

Afișajul digital al temperaturii vă informează în legătură cu temperatura setată în spațiul interior. Domeniul de temperaturi este reglabil de la -10 ° C la -25 ° C prin intermediul unui bloc electronic precis.

Prezentare optimă a produselor pentru alimentele congelate

O prezentare atrăgătoare a produselor este o condiție prealabilă decisivă pentru a atrage atenția clienților asupra produselor. Congelatoarele moderne și eficiente din punct de vedere energetic, cu uşă din sticlă, cu un design atractiv din aluminiu antracit, oferă plusuri de susținere a vânzărilor: Iluminarea verticală cu LED-uri pe ambele părți asigură o iluminare excelentă a interiorului. Datorită unei folii speciale anti-aburire, aburirea interiorului este semnificativ întârziată atunci când uşa din sticlă este deschisă, permițând o vedere bună și neobstrucționată a produselor. Noul sistem Air-Stream-Breaker integrat, în combinație cu izolația îmbunătățită a ușii din sticlă, previne condensarea apei pe uşă, asigurând cea mai bună vizibilitate a bunurilor în orice moment.

Decongelare cu gaz fierbinte

Decongelarea cu gaz fierbinte foarte eficientă scurtează timpul de decongelare la aprox. 10 minute, ceea ce reduce semnificativ creșterea temperaturii în aparat. Astfel, calitatea alimentelor este păstrată mai mult timp, deoarece produsele nu trebuie să fie scoase în timpul fazei de decongelare și nu sunt expuse la fluctuații inutile de temperatură.



Cadru din aluminiu

Pentru o operare comodă a aparatelor, ușile din sticlă cu cadru din aluminiu rămân deschise de la un unghi de deschidere de 90°. Acest lucru înseamnă că pot fi încărcate sau descărcate în mod convenabil cantități mai mari de bunuri. Sub 60°, ușile se închid automat cu ajutorul garniturii magnetice, pentru a preveni pierderea de frig.



Air-Stream-Breaker

Air-Stream-Breaker montat în zona inferioară a recipientului interior întrerupe fluxul de aer dinspre interior spre geam și împiedică astfel condensarea apei pe ușă. Izolația îmbunătățită a ușii din sticlă contracarează, de asemenea, formarea condensului pe ușă și permite astfel o prezentare optimă a produselor.

Volum brut / net
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)
Suprafața de prezentare a mărfii în m² (TDA)¹
Clasa de eficiență energetică²
Consum de energie în 365 de zile
Clasa climatică (directiva privind energia)
Clasa de temperatură (directiva privind energia)
Temperatura ambiantă³
Agent frigorific
Zgomot-putere sonoră
Tensiune / Frecvență
Putere racordată / Valoarea puterii în wați
Sistem de răcire / Proces de dezghețare
Interval de temperatură
Material carcasă / culoare
Material / culoare ușă
Material recipient interior
Tip de comandă
Afișajul temperaturii
Alarmă în caz de defecțiune
Iluminare interioară
Rafturi reglabile / Material rafturi
Capacitate de încărcare raft
Înălțime picioare reglabile
Mâner
Role
Tip de încuietorie
Uși cu închidere automată
Opritor ușă
Greutate brută / netă
Disponibilă și în alb
Accesorii
Coș 30 litri
Grătar de separare pentru coș 30 litri
Șină scanner
Grătar de susținere alb
Grătar de susținere gri / negru / alb
Set elemente de legătură stânga alb / argintiu
Set elemente de legătură dreapta alb / argintiu
Zonă de depozitare cu rafturi albă



FDvb 4643

461 / 307 L
670 / 730 / 1957
532 / 550 / 1247
0,73
C
1949 kWh
4
L1
+10°C și +30°C
R 290
62 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
4,4 A / 580 W
ventilat / automată
-10°C și -25°C
oțel / negru
sticlă
polistiroil alimentar alb
Afișaj cu 7 segmente cu LED-uri cu taste exterior digital
optic și acustic
LED

4 / grătar plastifiat
50 kg
100 - 150 mm
ergonomic tip baghetă
2 roți și 2 role fixe
mecanic
da
pe dreapta, reversibile
154 / 141 kg
FDv 4643

7111758
7111759
7443779
7438722



Fv 3643

365 / 231 L
670 / 730 / 1659
532 / 597 / 969
0,65
C
1811 kWh
4
L1
+10°C și +30°C
R 290
62 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
4,4 A / 430 W
ventilat / automată
-10°C și -25°C
oțel / alb
Ușă din sticlă izolanță cu cadru din aluminiu / argintiu
polistiroil alimentar alb
Afișaj cu 7 segmente cu LED-uri cu taste exterior digital
optic și acustic
LED

3 / grătar plastifiat
50 kg
ergonomic tip baghetă
2 roți și 2 role fixe
mecanic
da
pe dreapta, reversibile
136 / 125 kg

7111758
7111759
7443779
7438722



Fv 913

93 / 66 L
497 / 549 / 830
377 / 371 / 609
0,25
C
1007 kWh
4
L1
+10°C și +30°C
R 290
60 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
1,5 A / 180 W
ventilat / automată
-10°C și -25°C
oțel / argintiu
Ușă din sticlă izolanță cu cadru din aluminiu / argintiu
oțel
Afișaj cu 7 segmente cu LED-uri cu taste exterior digital
optic și acustic
Iluminat longitudinal cu LED în partea dreaptă, cu activare separată și reglajul intensității luminoase

Adâncitură mâner
mecanic
da
pe dreapta, reversibile
48,9 / 46,4 kg

7444123
7113296 / 7113294 / 7113290
9875023 / 9875167
9875025 / 9875197
9031196



F 913

93 / 77 L
497 / 558 / 816
377 / 430 / 609
0,25
B
842 kWh
4
L1
+10°C și +30°C
R 290
50 dB(A)
200 - 240V~ / 50 Hz
1,5 A / 170 W
static / manuală
-10°C și -25°C
oțel / argintiu
Ușă din sticlă izolanță cu cadru din aluminiu / argintiu
oțel
Regulator rotativ interior analogic
Iluminat longitudinal cu LED-uri dreapta, cu reglaj de intensitate luminoasă

Adâncitură mâner
mecanic
da
pe dreapta, reversibile
47,8 / 45,3 kg

7444123
7113350 / 7113348 / 7113298
9875023 / 9875167
9875025 / 9875197
9031196

Lăzi congelatoare



Recipient pentru înghețată

Recipientul pentru înghețată din oțel inoxidabil are o capacitate de 5 litri, este fabricat robust și este deosebit de ușor de curățat. Aceste lucruri facilitează o igienă perfectă și se încadrează perfect în coșurile de sârmă ale lăzilor de înghețată Liebherr.



Coșuri pentru recipiente de înghețată

Coșurile robuste pentru recipientele de înghețată sunt special concepute pentru aparatele EFI / EFE. Recipientele pot fi poziționate optim în coșuri. Așadar, înghețata poate fi expusă perfect. În plus, se asigură porționare ușoară, dacă vindeți înghețată la cupă.



Grătare de separare

Grilele de separare pentru coșuri contribuie la prezentarea optimă a produselor și la structurarea flexibilă a interiorului.



Coșuri suspendate

Produsele pot fi prezentate în coșurile suspendate.



Încuietoare pentru capac de spumă

Încuietoarea cu cheie poate fi utilizată pe toate modelele pentru a asigura conținutul aparatului. Încuietoarea pentru capac de spumă este potrivită pentru toate modelele EFE.



Încuietoare mortasă pentru capac glisant din sticlă

Încuietoarea cu cheie poate fi utilizată la toate modelele pentru a asigura conținutul aparatului. Încuietoarea mortasă pentru capac glisant din sticlă este potrivită pentru toate modelele EFI și EFE.



Buton de control extern

Butonul de control extern facilitează accesul la termostatul aparatului, astfel încât temperatura să poată fi reglată. Este disponibil în șase culori diferite.



Șină de scanare

Etichetele de preț, codurile de scanare sau mesajele publicitare individuale pot fi atașate la șina practică a scannerului și citite în mod optim. Prin urmare, totul dintr-o privire.



Accesoriu de sticlă

Accesorii robuste din sticlă fabricate din sticlă de siguranță cu un singur panou (ESG) protejează înghețata împotriva contaminării în timpul vânzării și susține prezentarea atractivă a produselor. Fața extra-adâncă a accesoriului din sticlă garantează o bună vizualizare, astfel încât clienții să beneficieze întotdeauna de o bună vizualizare a mărfurilor expuse din diferite unghiuri. La aceasta contribuie și iluminarea interioară cu LED a dispozitivelor EFI 4853 și EFI 3553. Suporturile pentru vase, șervețelele sau alte accesorii tipice pentru înghețată pot fi așezate convenabil pe suprafața plană.

Lăzi congelatoare



Rack pentru zona de acțiune

Rack-ul Action Area de la Liebherr este un accesoriu cu care frigiderele și congelatoarele, precum și lăzile de gheață și răcitoarele pentru băuturi de la Liebherr pot fi aranjate flexibil și modular una peste alta.

Congelatoare pentru promovarea vânzărilor



Coșuri

Coșul robust are o capacitate de 30 de litri.



Grătar de separare pentru coș

Grătarele de separare pentru coșuri contribuie la prezentarea optimă a mărfurilor și ajută la structurarea interioară în mod flexibil.



Șină de scanare

Etichetele de preț, codurile de scanare sau mesajele publicitare individuale pot fi atașate pe șina practică a scannerului și citite în mod optim. Prin urmare, toate informațiile necesare dintr-o privire. Pur și simplu atașați șina scannerului la partea din față a grătarelor.



Grătar de susținere

Grătarele de susținere din plastic sunt reglabile pe înălțime și permit utilizarea variată a interiorului pentru diverse produse congelate. Grătarele cu ochiuri înguste sunt extrem de rezistente și oferă produselor o bază sigură.



Set de elemente de fixare

Pentru a asigura o utilizare optimă a spațiului disponibil, frigiderele și congelatoarele de blat pot fi așezate în siguranță unul peste celălalt, folosind elementele de conectare.



Rack pentru zona de acțiune

Rack-ul Action Area de la Liebherr este un accesoriu cu care frigiderele și congelatoarele, precum și lăzile de gheață și răcitoarele pentru băuturi de la Liebherr pot fi aranjate flexibil și modular una peste alta.



Cataloagele noastre

Veți găsi aparate comerciale Liebherr în care serviciile și consilierea sunt luate în serios: într-un magazin specializat!

Există o prezentare generală a altor aparate Liebherr în catalogul nostru de frigidere și congelatoare pentru uz profesional. Disponibil în magazine sau pentru descărcare de la home.liebherr.com.



Prin colaborarea Liebherr-Hausgerdte și Specifici® proiectanții și reprezentanții comerciali din întreaga lume au acces la o bibliotecă digitală a aparatelor Liebherr-Hausgerdte cu modelele BIM pentru domeniile Food Service și Scientific. Compatibil cu AutoCAD® și Revit. home.liebherr.com/bimdata



Mai multe informații despre datele noastre tehnice se găsesc aici: home.liebherr.com/foodservice



Puteți găsi mai multe informații despre condițiile noastre de garanție aici:

home.liebherr.com/guarantee-professional



home.liebherr.ro

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice, erorilor și abaterilor din conținutul imaginilor și al textelor. Abateri de culoare din cauza tehnologiei media.
Pentru situația actuală a datelor a se vedea home.liebherr.com.
Printed in Croatia by STEGA TISAK d.o.o. 7946 305-00/01. 2026

